Istruzioni di sicurezza **Levelflex FMP51-FMP57**

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

ATEX, IECEx: Ex ia IIC T6 Ga/Gb

Ex ia IIIC T85°C Da/Db







Levelflex FMP51-FMP57

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Indice

Documentazione integrativa	4
Documentazione supplementare	4
Certificati e dichiarazioni	4
Indirizzo del produttore	5
Altri standard	5
Codice d'ordine esteso	5
Istruzioni di sicurezza: Generali	8
Istruzioni di sicurezza: condizioni d'uso specifiche	9
Istruzioni di sicurezza: Installazione	LO
Istruzioni di sicurezza: zona 0	13
Tabelle di temperatura	13
Dati di connessione	15

Documentazione integrativa

Tutta la documentazione è disponibile su Internet:

www.endress.com/Deviceviewer

(inserire il numero di serie riportato sulla targhetta).



Se non ancora disponibile, è possibile ordinare una traduzione nelle lingue UE.

Per la messa in servizio del dispositivo, attenersi alle Istruzioni di funzionamento relative al dispositivo:

PROFIBUS PA

- BA01006F (FMP51, FMP52, FMP54)
- BA01007F (FMP53)
- BA01008F (FMP55)
- BA01009F (FMP56, FMP57)

FOUNDATION Fieldbus

- BA01052F (FMP51, FMP52, FMP54)
- BA01053F (FMP53)
- BA01054F (FMP55)
- BA01055F (FMP56, FMP57)

Documentazione supplementare

Brochure sulla protezione dalle esplosioni: CP00021Z

La brochure sulla protezione dal rischio di esplosione è disponibile su Internet: www.endress.com/Downloads

Certificati e dichiarazioni

Dichiarazione di Conformità UE

Numero dichiarazione:

EU 01118

La Dichiarazione di Conformità UE è disponibile su Internet: www.endress.com/Downloads

Certificato di esame UE

Numero certificato:

KEMA 10 ATEX 0093 X

Elenco degli standard applicati: vedere Dichiarazione di Conformità UE.

Dichiarazione di conformità IEC

Numero certificato:

IECEx KEM 10.0043 X

L'apposizione del numero di certificato certifica la conformità agli standard seguenti (a seconda della versione del dispositivo):

IEC 60079-0:2017IEC 60079-11:2011IEC 60079-26:2021

Indirizzo del produttore

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Germany

Indirizzo dello stabilimento di produzione: vedere targhetta.

Altri standard

Per una corretta installazione, è necessario attenersi tra l'altro agli standard sequenti nella loro versione corrente:

- IEC/EN 60079-14: "Atmosfere esplosive Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici"
- EN 1127-1: "Atmosfere esplosive Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia"

Codice d'ordine

Il codice d'ordine esteso è riportato sulla targhetta, apposta sul dispositivo in modo ben visibile. Ulteriori informazioni sulla targhetta sono fornite nelle Istruzioni di funzionamento associate

Struttura del codice d'ordine esteso

```
FMP5x - ********* + A*B*C*D*E*F*G*..

(Tipo di (Specifiche di base) (Specifiche opzionali) dispositivo)
```

* = Segnaposto

In questa posizione, in luogo dei segnaposto viene visualizzata un'opzione (numero o lettera) selezionata dalle specifiche.

Specifiche di base

Nelle specifiche di base sono riportate le caratteristiche essenziali per il dispositivo (caratteristiche obbligatorie). Il numero di posizioni dipende dal numero di caratteristiche disponibili. L'opzione selezionata di una caratteristica può essere costituita da più posizioni.

Specifiche opzionali

Le specifiche opzionali descrivono caratteristiche aggiuntive per il dispositivo (caratteristiche opzionali).

Il numero di posizioni dipende dal numero di caratteristiche disponibili. Le caratteristiche hanno una struttura a 2 caratteri per facilitarne l'identificazione (ad esempio JA). Il primo carattere (ID) rappresenta il gruppo di caratteristiche ed è costituito da un numero o una lettera, ad esempio J = Test, Certificato. Il secondo carattere è il valore che rappresenta la caratteristica all'interno del gruppo, ad esempio A=3.1 materiale (parti baqnate), certificato di ispezione.

Informazioni più dettagliate sul dispositivo sono fornite nelle tabelle seguenti, che descrivono le singole posizioni e gli ID nel codice d'ordine esteso rilevanti per le aree pericolose.

Codice d'ordine esteso: Levelflex



Le specifiche seguenti riproducono un estratto della struttura del prodotto e sono utilizzate per assegnare:

- Questa documentazione al dispositivo (utilizzando il codice d'ordine esteso sulla targhetta).
- Le opzioni del dispositivo citate nel documento.

Tipo di dispositivo

FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57

Specifiche di base

Posizione 1, 2 (Approvazione)								
Opzione se	elezionata	Descrizione						
FMP5x	B2	ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6T1 Ga/Gb ATEX II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C Da/Db						
	I2	IECEx Ex ia IIC T6T1 Ga/Gb IECEx Ex ia IIIC T85°C Da/Db						

Posizione 3 (Alimentazione, Uscita)							
Opzione selezionata Descrizione							
FMP5x	Е	Bifilare, FOUNDATION Fieldbus, uscita contatto (PFS)					
	G Bifilare, PROFIBUS PA, uscita contatto (PFS)						

Posizione 4 (Display, Controllo)								
Opzione selezionata		Descrizione						
FMP5x	A	Senza, mediante comunicazione						
	С	SD02, 4 linee, pulsanti + funzione di backup dati						
	Е	SD03, 4 linee, illum., touch control + funzione di backup dati						
	M 1)	Predisposto per display FHX50 + connessione personalizzata						
	N 1)	Predisposto per display FHX50 + NPT1/2"						

1) FHX50 è approvato secondo DEK12.0046X o DEKRA 12ATEX0151X.

Posizione 5 (Custodia)							
Opzione sele	ezionata	Descrizione					
FMP51 FMP52 FMP54-57	В	GT18 doppio vano, 316L					
FMP5x	С	GT20 doppio vano, rivestito in Alu					

Posizione 6 (Collegamento elettrico)							
Opzione selezionata		Descrizione					
FMP5x	Α	Pressacavo M20, IP66/68 NEMA4X/6P					
	В	Filettatura M20, IP66/68 NEMA4X/6P					
	С	Filettatura G1/2, IP66/68 NEMA4X/6P					
	Filettatura NPT1/2, IP66/68 NEMA4X/6P						

Posizione 9,	Posizione 9, 10 (Guarnizione)							
Opzione sele	zionata	Descrizione						
FMP51	A4	Viton, −30150 °C						
	В3	EPDM, -40120 °C						
	C3	Kalrez, −20200 °C						
	E1	FVMQ, -50150 °C						
FMP53 AD		FKM, FDA, USP Cl. VI, -10150 °C						
	B5	EPDM, FDA, USP Cl. VI, -20130 °C						
C4		Kalrez, FDA, USP Cl. VI, −20150 °C						
FMP54	D1	Grafite, −196280 °C (XT)						
	D2	Grafite, −196450 °C (HT)						

Posizione 9, 10 (Guarnizione)									
Opzione se	elezionata	Descrizione							
FMP56	AB	Viton, -30120 °C							
	В3	EPDM, -40120 °C							
FMP57	A4	Viton, −30150 °C							
	В3	EPDM, -40120 °C							
	C5	Kalrez, -5185 °C							
		abelle esemplificative ra come segue:							

Specifiche opzionali

ID Nx, Ox (Accessorio montato)							
Opzione selezionata Descrizione							
FMP5x	NA	Protezione alle sovratensioni					
FMP51 FMP52 FMP55	NC	Esecuzione a tenuta gas					

Istruzioni di sicurezza: Generali

- Il dispositivo è stato sviluppato per essere impiegato in atmosfere esplosive, come definito secondo IEC 60079-0 o standard nazionali equivalenti. Se non è presente un'atmosfera potenzialmente esplosiva o sono state previste misure di protezione addizionali: il dispositivo può essere utilizzato secondo le specifiche del produttore.
- Il personale deve soddisfare le condizioni seguenti per il montaggio, l'installazione elettrica, la messa in servizio e la manutenzione del dispositivo:
 - Essere adeguatamente qualificato per il proprio ruolo e le proprie mansioni
 - Avere competenze sulla protezione dal rischio di esplosione
 - Conoscere la normativa nazionale
- Installare il dispositivo in base alle istruzioni del produttore e alla normativa nazionale.
- Non utilizzare lo strumento con parametri elettrici, termici e meccanici diversi da quelli specificati.

- Utilizzare i dispositivi solo per fluidi ai quali i materiali delle parti bagnate sono sufficientemente resistenti.
- Evitare di caricare elettrostaticamente:
 - Le superfici di plastica (ad esempio custodia, elemento del sensore, verniciatura speciale, piastre aggiuntive collegate...)
 - I condensatori isolati (ad esempio piastre metalliche isolate)
- Le alterazioni al dispositivo possono influire sulla protezione dal rischio di esplosione e devono essere eseguite da personale autorizzato allo scopo da Endress+Hauser.
- Fare riferimento alle tabelle delle temperature per la relazione tra la temperatura ambiente consentita per il sensore e/o il trasmettitore, a seconda del campo di applicazione e della classe di temperatura.
- Per sostituire l'elettronica della sonda o per aprire il collegamento tra il cavo remoto e la sonda, utilizzare una spina a ponte o stabilire cortocircuito tra il contatto della sonda e il conduttore di equalizzazione del potenziale per evitare di produrre una carica elettrostatica sulla sonda.
- Per l'impiego in miscele ibride (gas e polvere presenti contemporaneamente), rispettare le misure aggiuntive per la protezione dal rischio di esplosione.

Istruzioni di sicurezza: condizioni d'uso specifiche Campo temperatura ambiente consentito in corrispondenza della custodia dell'elettronica:

 $-40 \, ^{\circ}\text{C} \le T_a \le +80 \, ^{\circ}\text{C}$


- Rispettare le informazioni contenute nelle tabelle di temperatura.
- Nel caso di connessioni al processo in materiale polimerico o con rivestimenti polimerici, evitare di caricare elettrostaticamente le superfici in plastica.
- Per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche: non strofinare le superfici con un panno asciutto.
- In caso di verniciatura speciale aggiuntiva o alternativa sulla custodia o su altre parti metalliche o per targhette adesive:
 - Considerare il pericolo della carica e scarica elettrostatica.
 - Non installare in prossimità di processi (≤ 0,5 m) che generano forti cariche elettrostatiche.
- Proteggere le sonde dall'oscillazione: ad es. fissandole alla parete o al pavimento o installandole nel tubo di massa.
- La sonda non deve essere esposta a fluidi abrasivi o corrosivi che possano influenzare negativamente il divisorio per la separazione delle zone.
- La parete divisoria delle zone del dispositivo è un'esecuzione a tenuta gas e polveri composta da un adattatore in acciaio inossidabile e una boccola per conduttori in vetro.

Sensore	Materiale parete divisoria zone	Spessore parete	Diametro	
FMP51-53	Adattatore acciaio inossidabile	26 mm	54 mm	
FMP55-57	Boccola conduttori vetro	11,2 mm	18,4 mm	
	Giunto di saldatura	> 0,2 mm	-	
FMP54	Adattatore acciaio inossidabile	21 mm	45 mm	
	Boccola conduttori vetro	11,2 mm	18,4 mm	
	Giunto di saldatura	> 0,2 mm	-	

Tipo di dispositivo FMP52, FMP55 e Tipo di dispositivo FMP5x con sonde non conduttive rivestite in plastica

Se si evitano cariche elettrostatiche (ad es. provocate da attrito, pulizia, manutenzione, elevata portata del fluido) è possibile utilizzare una sonda con rivestimento di materiale non conduttivo.

Istruzioni di sicurezza: Installazione



A0025536

- A Zona 1, zona 21
- 1 Serbatoio: zona 0. zona 1 o zone 20. zona 21
- 2 Inserto elettronico
- 3 Custodia
- 4 Apparecchiature associate certificate
- 5 Linea di equalizzazione del potenziale
- 6 Collegamento equipotenziale

 Dopo aver allineato (ruotato) la custodia, serrare di nuovo la vite di fissaggio (v. le Istruzioni di funzionamento).

- Installare lo strumento in modo da escludere danni meccanici o attriti durante il funzionamento. Prestare particolare attenzione alle condizioni di flusso e ai raccordi del serbatoio.
- Utilizzare esclusivamente ingressi cavo o tappi ermetici. I tappi di tenuta metallici forniti rispettano questo requisito.
- Prima della messa in funzione:
 - Avvitare fino in fondo il coperchio.
 - Serrare il fermo di sicurezza sul coperchio.
- Dopo il montaggio e il collegamento della sonda, il grado di protezione della custodia deve essere almeno IP65.
- Eseguire quanto seque per ottenere il grado di protezione:
 - Avvitare saldamente il coperchio.
 - Montare correttamente l'ingresso cavo.
- Temperatura d'esercizio costante del cavo di collegamento : -40 °C ... $\geq +85$ °C; conforme al campo della temperatura d'esercizio che prende in considerazione le influenze aggiuntive delle condizioni di processo $(T_{a,min})$, $(T_{a,max} +20 \text{ K})$.

Specifiche di base, Posizione 4 = N


Rispettare i requisiti secondo IEC/EN 60079-14 per i sistemi di tubazioni e le istruzioni di cablaggio e installazione delle relative Istruzioni di sicurezza (XA). Rispettare inoltre le leggi e le norme nazionali per i sistemi di tubazioni.

Sicurezza intrinseca

- Il dispositivo è adatto solo per il collegamento ad apparecchiature a sicurezza intrinseca certificate con protezione dal rischio di esplosione Ex ia / Ex ib.
- Il circuito elettrico d'ingresso a sicurezza intrinseca del dispositivo è isolato da terra. Se il dispositivo è dotato di un solo ingresso, l'intensità dielettrica dell'ingresso è almeno pari a 500 V_{rms} . Se il dispositivo è dotato di più di un ingresso, l'intensità dielettrica di ciascun ingresso a terra è pari almeno a 500 V_{rms} , e anche l'intensità dielettrica reciproca degli ingressi vis-à-vis è almeno pari a 500 V_{rms} .
- Rispettare le linee guida applicabili quando si interconnettono circuiti a sicurezza intrinseca.
- Il dispositivo può essere collegato allo strumento di servizio Endress+Hauser FXA291: fare riferimento alle Istruzioni di funzionamento e alle specifiche nel capitolo "Protezione alle sovratensioni".
- Quando i circuiti Ex ia a sicurezza intrinseca del dispositivo sono collegati ai circuiti certificati a sicurezza intrinseca di Categoria Ex ib per i Gruppi di apparecchiatura IIC o IIB, il tipo di protezione passa a Ex ib [ia] IIC o Ex ib [ia] IIB. A prescindere dall'alimentazione, tutti i circuiti interni corrispondono al tipo di protezione Ex ia IIC (ad es. interfaccia service, display separato, sensore).

Equalizzazione di potenziale

- Integrare il dispositivo nell'equalizzazione di potenziale locale.
- Mettere a terra lo schermo: vedere la figura seguente.



A002235

- A Versione 1: utilizzare condensatori piccoli (ad es. intensità dielettrica 1 nF, 1500 V, ceramica). La capacitanza totale collegata allo schermo non deve superare 10 nF.
- B Versione 2
- 1 Resistore di terminazione
- 2 Distributore/T-box
- 3 Isolamento schermo
- 4 Alimentatore/accoppiatore di segmento
- 5 Equalizzazione di potenziale (alto grado di protezione)
- 6 Dispositivo da campo

Protezione alle sovratensioni

 Se è richiesta una protezione alle sovratensioni atmosferiche: nessun altro circuito può essere estratto dalla custodia durante il normale funzionamento senza intraprendere misure di protezione addizionali.

- Per installazioni che richiedono protezione alle sovratensioni per conformità con le normative o gli standard nazionali, installare il dispositivo utilizzando una protezione alle sovratensioni (ad es. HAW56x di Endress+Hauser).
- Rispettare le Istruzioni di sicurezza della protezione alle sovratensioni.

Specifiche opzionali, ID Nx, Ox = NA (Protezione alle sovratensioni Tipo OVP20)

Il circuito elettrico d'ingresso a sicurezza intrinseca del dispositivo è isolato da terra. Se il dispositivo è dotato di un unico ingresso, l'intensità dielettrica dell'ingresso è almeno pari a 290 $V_{\rm rms}$. Se il dispositivo è dotato di più di un ingresso, l'intensità dielettrica di ciascun ingresso a terra è almeno pari a 290 $V_{\rm rms}$, e anche l'intensità dielettrica reciproca degli ingressi vis-à-vis è almeno pari a 290 $V_{\rm rms}$.

Istruzioni di sicurezza: zona 0

- È preferibile usare dispositivi associati con isolamento galvanico tra i circuiti a sicurezza intrinseca e quelli non a sicurezza intrinseca.
- In caso di rischio di differenze di potenziale pericolose all'interno della Zona 0 (ad es. per via di elettricità atmosferica), implementare le misure adatte ai circuiti a sicurezza intrinseca nella Zona 0.

Tabelle di temperatura

- → Istruzioni di sicurezza: XA02259F
- Le istruzioni di sicurezza per le tabelle di temperatura sono disponibili su Internet: www.endress.com/ Download
- Specifiche opzionali, ID Nx, Ox = NA (Protezione alle sovratensioni Tipo OVP20)

 Quando si usa la protezione alle sovratensioni interna: ridurre la temperatura ambiente ammessa sulla custodia di 5 K.
- Rispettare il campo di temperatura permesso sulla sonda.

Modalità di utilizzo delle tabelle di temperatura

A meno che non sia diversamente indicato, le posizioni si riferiscono sempre alla specifica di base.

Zona 0, zona 1 o zona 1

 1^a colonna: Posizione 5 = A, B, ...

 2^a colonna: Posizione 3 = A, B, ...

• (1): 1 canale impiegato

• (2): 2 canali impiegati

3° colonna: classi di temperatura T6 (85°C) ... T1 (450°C)

Colonna P1 ... P6: Posizione (valore di temperatura) sugli assi del calo di prestazioni

- T_a: temperatura ambiente in °C
- T_p: temperatura di processo in °C
- La colonna P6 riguarda solo la versione B del calo di prestazioni.

Tabella di esempio

	(1)		P1		P2		Р3		P4		P5		P6	
=C			T _p	Ta	T _p	Ta	T _p	Ta						
	E, G	T6	-40	60	60	60	85	54	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	69	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	72	135	-40	-40	-40	-	-

Zona 20. zona 21

 1^a colonna: Posizione 5 = A, B, ...

 2^a colonna: Posizione 3 = A, B, ...

- (1): 1 canale impiegato
- (2): 2 canali impiegati

3ª colonna: temperatura di processo


Colonna P1 ... P6: Posizione (valore di temperatura) sugli assi del calo di prestazioni

- T_a: temperatura ambiente in °C
- T_p: temperatura di processo in °C
- 🚹 La colonna P6 riguarda solo la versione B del calo di prestazioni.

Tabella di esempio

	(1)		P1		P2		Р3		P4		P5		P6	
= C			T _p	Ta	T _p	Ta	T _p	Ta	T _p	T _a	T _p	Ta	T _p	Ta
	E, G	135	-40	79	79	79	135	67	135	-40	-40	-40	-	-
		200	-40	79	79	79	200	48	200	-40	-40	-40	-	-

Diagrammi esemplificativi di possibili cali di prestazioni



Dati di connessione

Ingresso cavo: vano connessioni

Ex ia IIC

Non rilevante.

Ex ia IIIC

Pressacavo: *Specifiche di base, Posizione 6 = A*

Specifiche di base, Posizione 5 = B, C

preferibilmente per Posizione 5 = B

Filettatura	Campo di serraggio	Materiale	Inserto di tenuta	O-ring	
M20x1,5	ø 7 12 mm	1.4404	NBR	EPDM (ø 17x2)	

preferibilmente per Posizione 5 = C

Filettatura	Campo di serraggio	Materiale	Inserto di tenuta	O-ring		
M20x1,5	ø 8 10,5 mm	Ms, nichelato	Silicone	EPDM (ø 17x2)		



- La coppia di serraggio si riferisce ai pressacavi installati dal produttore:
 - Valore consigliato: 3,5 Nm
 - Valore massimo: 10 Nm
- Questo valore può differire in base al tipo di cavo. In ogni caso, il valore massimo non si deve superare il valore massimo.
- Adatto solo per installazione fissa. L'operatore deve verificare che la tensione a cui è sottoposto il cavo sia corretta.
- I pressacavi sono adatti per pericoli meccanici a basso rischio (4 Joule) e devono essere montati in una posizione protetta, se si prevedono livelli di urto a maggior energia.
- Per mantenere il grado di protezione della custodia: installare correttamente il coperchio della custodia, i pressacavi e le viti cieche.

Ingresso cavo: vano dell'elettronica

Pressacavo: Specifiche di base, Posizione 4 = M

Specifiche di base, Posizione 5 = B, C

 $preferibilmente\ per\ Posizione\ 5=B$

Filettatura	Campo di serraggio	Materiale	Inserto di tenuta	O-ring	
M16x1,5	ø 5 10 mm	1.4404	PA/NBR	NBR (ø 13x2)	

preferibilmente per Posizione 5 = C

Filettatura	Campo di serraggio	Materiale	Inserto di tenuta	O-ring	
M16x1,5	ø 5 10 mm	Ms, nichelato	PA/NBR	NBR (ø 13x2)	



La coppia di serraggio si riferisce ai pressacavi installati dal produttore:

> Consigliato: 3,5 Nm ■ Massimo: 5 Nm

- Ouesto valore può differire in base al tipo di cavo. In ogni caso, il valore massimo non si deve superare il valore massimo.
- Adatto solo per installazione fissa. L'operatore deve verificare che la tensione a cui è sottoposto il cavo sia corretta.
- I pressacavi sono adatti per pericoli meccanici a basso rischio (4 Joule) e devono essere montati in una posizione protetta, se si prevedono livelli di urto a maggior energia.
- Per mantenere il grado di protezione della custodia: installare correttamente il coperchio della custodia, i pressacavi e le viti cieche.

Morsetti

Specifiche opzionali, ID Nx, Ox = NA(Protezione alle sovratensioni Tipo OVP20)

In caso di protezione alle sovratensioni interna: nessuna modifica ai valori di connessione.

Ex ia

Alimentazione e circuito di segnale con tipo di protezione: sicurezza intrinseca Ex ia IIC, Ex ia IIB, Ex ia IIIC.

Morsetto 1 (+), 2 (-)		Morsetto 3 (+), 4 (-)					
FISCO	Entità	Uscita contatto (PFS)					
$U_i = 17,5 \text{ V}$ $I_i = 550 \text{ mA}$ $P_i = 5,5 \text{ W}$	$U_i = 30 \text{ V}$ $I_i = 300 \text{ mA}$ $P_i = 1,2 \text{ W}$	$\begin{split} &U_i = 30 \text{ V} \\ &I_i = 300 \text{ mA} \\ &P_i = 1 \text{ W} \end{split}$					
induttanza interna eff capacitanza interna ef		induttanza interna effettiva $L_i = 0$ capacitanza interna effettiva $C_i = 6 \ nF$					

Interfaccia service (CDI)

Prendendo in considerazione i seguenti valori, il dispositivo può essere collegato allo strumento di servizio certificato Endress+Hauser FXA291 o a un'interfaccia simile:

Interfaccia service

 $U_i = 7.3 \text{ V}$

induttanza interna effettiva L_i = trascurabile capacitanza interna effettiva C_i = trascurabile

 $U_o = 7.3 \text{ V}$

 $I_0 = 100 \text{ mA}$

 $P_0 = 160 \text{ mW}$

L _o (mH) =	5,00	2,00	1,00	0,50	0,20	0,15	0,10	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001
$C_o (\mu F)^{1)} =$	0,73	1,20	1,60	2,00	2,60	-	3,20	4,00	5,50	7,30	10,00	12,70	12,70
$C_o (\mu F)^{(2)} =$	-	0,49	0,90	1,40	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-

l) Valori secondo programma PTB "ispark"

2) Valori conformi a IEC/EN 60079-25, Allegato C o norme nazionali equivalenti





www.addresses.endress.com