Sicherheitshinweise **Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78**

4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb

IECEx: Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb







Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78

4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zum Dokument	4
Zugehörige Dokumentation	4
Ergänzende Dokumentation	4
Herstellerbescheinigungen	4
Herstelleradresse	5
Weitere Normen	5
Erweiterter Bestellcode	5
Sicherheitshinweise: Allgemein	9
Sicherheitshinweise: Besondere Bedingungen	9
Sicherheitshinweise: Installation	10
Sicherheitshinweise: Zone 0	11
Temperaturtabellen	11
Anschlusswerte	12

Hinweise zum Dokument



Dieses Dokument wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Rechtlich verbindlich ist ausschließlich der englische Ausgangstext.

Das in EU-Sprachen übersetzte Dokument ist verfügbar:

- Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite:
 www.endress.com -> Downloads -> Technische Dokumentationen ->
 Typ: Sicherheitshinweise (XA) -> Textsuche: ...
- Im Device Viewer: www.endress.com -> Online Tools ->
 Von der Seriennummer zur Geräteinformation & Dokumentation
 (Device Viewer) -> Gerätemerkmale überprüfen
- i

Falls noch nicht vorhanden, kann das Dokument bestellt werden.

Zugehörige Dokumentation

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitungen:

HART

- BA00270P/00
- BA00274P/00

PROFIBUS PA

- BA00294P/00
- BA00296P/00

FOUNDATION Fieldbus

- BA00301P/00
- BA00303P/00

Ergänzende Dokumentation

Explosionsschutz-Broschüre: CP00021Z/11

Die Explosionsschutz-Broschüre ist verfügbar:

- Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com -> Downloads -> Broschüren und Kataloge -> Textsuche: CP00021Z
- Bei Geräten mit Dokumentation auf CD: Auf der CD

Herstellerbescheinigungen

EU-Konformitätserklärung

Nummer der Erklärung:

EG03034

Die EU-Konformitätserklärung ist verfügbar:

Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite:

www.endress.com -> Downloads -> Erklärungen ->

Typ: EU Erklärung -> Produktwurzel: ...

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Zertifikatsnummer:

KEMA 03 ATEX 1561 X

Liste der angewendeten Standards: Siehe EU-Konformitätserklärung.

IEC-Konformitätserklärung

Zertifikatsnummer: IECEx KEM06.0011 X

Das Anbringen der Zertifikatsnummer bescheinigt die Konformität mit den folgenden Normen (abhängig von der Geräteausführung):

IEC 60079-0:2017IEC 60079-11:2011IEC 60079-26:2014

Herstelleradresse

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Deutschland

Adresse des Fertigungswerks: Siehe Typenschild.

Weitere Normen

Für die fachgerechte Installation sind unter anderem die folgende Normen in ihrer aktuellen Version zu beachten:

- IEC/EN 60079-14: "Explosionsgefährdete Bereiche Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen"
- EN 1127-1: "Explosionsfähige Atmosphären Explosionsschutz -Teil 1: Grundlagen und Methodik"

Erweiterter Bestellcode

Der erweiterte Bestellcode (Extended order code) wird auf dem Typenschild dargestellt, das auf dem Gerät gut sichtbar angebracht ist. Weitere Informationen zum Typenschild: Siehe Betriebsanleitung.

Aufbau des erweiterten Bestellcodes

PMD75, FMD7x	-	*****	+	A*B*C*D*E*F*G*
(Gerätetyp)		(Grundspezifikatio- nen)		(Optionale Spezifikationen)

* = Platzhalter

An diesen Positionen wird eine Option dargestellt (Zahl oder Buchstabe), die aus der Spezifikation gewählt wurde.

Grundspezifikationen

In den Grundspezifikationen werden diejenigen Merkmale festgelegt, die für das Gerät zwingend notwendig sind (Muss-Merkmale). Die Anzahl der Positionen ist abhängig von der Anzahl der verfügbaren Merkmale. Die gewählte Option eines Merkmals kann dabei aus mehreren Positionen bestehen.

Optionale Spezifikationen

In den optionalen Spezifikationen werden zusätzliche Merkmale für das Gerät festgelegt (Kann-Merkmale). Die Anzahl der Positionen ist abhängig von der Anzahl der verfügbaren Merkmale. Um die Merkmale zu identifizieren, sind sie zweistellig aufgebaut (z.B. JA). Die erste Position (Kennung) steht für eine Merkmalsgruppe und besteht aus einer Zahl oder einem Buchstaben (z.B. J = Test, Zeugnis). An zweiter Position wird der Wert dargestellt, der für das Merkmal innerhalb der Gruppe steht (z.B. A = 3.1 Material (mediumberührt), Abnahmeprüfzeugnis).

Nähere Informationen zum Gerät den folgenden Tabellen entnehmen. Sie beschreiben die einzelnen Ex-relevanten Positionen und Kennungen innerhalb des erweiterten Bestellcodes.

Erweiterter Bestellcode: Deltabar S



Die folgenden Angaben bilden einen Auszug aus der Produktstruktur ab und dienen der Zuordnung:

- Dieser Dokumentation zum Gerät (anhand des erweiterten Bestellcodes auf dem Typenschild).
- Der im Dokument angegebenen Geräteoptionen.

Gerätetyp PMD75

Grundspezifikationen

Position 1 (Zulassung)			
Gewählte O	ption	Beschreibung	
PMD75	1	ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6T4 Ga/Gb	
	6 ¹⁾	ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6T4 Ga/Gb, WHG	
	I	IECEx Ex ia IIC T6T4 Ga/Gb	

1) Nur in Zusammenhang mit Position 2 = A, B, C, D, E, F

Position 2 (Ausgang, Bedienung)			
Gewählte Option		Beschreibung	
PMD75	A, B, C	4-20 mA HART	
	D, E, F	4-20 mA HART, L _i = 0	
	M, N, O	PROFIBUS PA	
	P, Q, R	FOUNDATION Fieldbus	

Position 10 (Zusatzausstattung 1)			
Gewählte Option		Beschreibung	
PMD75	M	Überspannungsschutz	

Position 11	Position 11 (Zusatzausstattung 2)		
Gewählte O	ption	Beschreibung	
PMD75	G	Separatgehäuse, Kabellänge siehe Zusatzspez. + Gehäuse Montagehalter, Wand/Rohr, 316L	
	M	Überspannungsschutz	

Optionale Spezifikationen

Kennung Jx (Test, Zeugnis)			
Gewählte Option	Beschreibung		
PMD75 JN ¹⁾	Umgebungstemperatur Messumformer –50 °C/-58 °F		

1) Nur in Zusammenhang mit Position 1 = 1, I

- Die folgenden Angaben bilden einen Auszug aus der Produktstruktur ab und dienen der Zuordnung:
 - Dieser Dokumentation zum Gerät (anhand des erweiterten Bestellcodes auf dem Typenschild).
 - Der im Dokument angegebenen Geräteoptionen.

Gerätetyp

FMD77, FMD78

Grundspezifikationen

Position 1 (Zulassung)			
Gewählte Option		Beschreibung	
FMD7x	1	ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6T4 Ga/Gb	
	6 ¹⁾	ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6T4 Ga/Gb, WHG	
	I	IECEx Ex ia IIC T6T4 Ga/Gb	

Nur in Zusammenhang mit Position 2 = A, B, C, D, E, F 1)

Position 2 (Ausgang, Bedienung)			
Gewählte O	ption	Beschreibung	
FMD7x	A, B, C	4-20 mA HART	
	D, E, F	4-20 mA HART, L _i = 0	
	M, N, O	PROFIBUS PA	
	P, Q, R	FOUNDATION Fieldbus	

Position 11	Position 11 (Zusatzausstattung 1)			
Gewählte Option		Beschreibung		
FMD7x	M	Überspannungsschutz		

Position 12	Position 12 (Zusatzausstattung 2)			
Gewählte (Option	Beschreibung		
FMD7x	G	Separatgehäuse, Kabellänge siehe Zusatzspez. + Gehäuse Montagehalter, Wand/Rohr, 316L		
	M	Überspannungsschutz		

Optionale Spezifikationen

Kennung Jx	(Test, Zeu	Zeugnis)	
Gewählte Op	te Option Beschreibung		
FMD7x	JN 1)	Umgebungstemperatur Messumformer –50 °C/-58 °F	

1) Nur in Zusammenhang mit Position 1 = 1, I


Sicherheitshinweise: Allgemein

- Installations- und Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung beachten.
- Das Personal muss für Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts folgende Bedingungen erfüllen:
 - Verfügt über Qualifikation, die seiner Funktion und Tätigkeit entspricht
 - Ist ausgebildet im Explosionsschutz
 - Ist vertraut mit den nationalen Vorschriften
- Gerät gemäß Herstellerangaben und nationaler Vorschriften installieren.
- Gerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Elektrostatische Aufladung vermeiden:
 - Von Kunststoffflächen (z.B. Gehäuse, Sensorelement, Sonderlackierung, angehängte Zusatzschilder, ..)
 - Von isolierten Kapazitäten (z.B. isolierte metallische Schilder)

Sicherheitshinweise: Besondere Bedingungen

- Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff oder bei Kunststoffbeschichtungen: Elektrostatische Aufladung der Kunststoffflächen vermeiden.
- Bei Flanschen und Plattierungen aus Titan oder Zirkonium: Reib- und Schlagfunken vermeiden.
- Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung: Oberflächen nicht trocken reiben.
- Bei zusätzlicher oder alternativer Sonderlackierung des Gehäuses oder anderer metallener Oberflächen oder bei geklebten Schildern:
 - Gefahr von elektrostatischer Auf- und Entladung beachten.
 - Nicht in der N\u00e4he von Prozessen installieren (≤ 0,5 m), in denen starke elektrostatische Aufladungen entstehen.

Sicherheitshinweise: Installation



- A Zone 1, Elektronik
- B Zone O. Prozess
- 1 Bescheinigtes zugehöriges Betriebsmittel
- 2 PMD75, FMD77, FMD78

Nach einer Gehäuse-Ausrichtung (Verdrehen): Arretierschraube wieder fest anziehen.

Eigensicherheit

- Der eigensichere Eingangsstromkreis des Geräts ist erdfrei. Seine Spannungsfestigkeit von min. 500 V_{eff} ist gegen Erde ausgeführt.
- Beim Zusammenschalten des Geräts mit bescheinigten eigensicheren Ex ib-Stromkreisen mit Explosionsgruppe IIC oder IIB: Zündschutzart ändert sich in Ex ib IIC oder Ex ib IIB. Beim Anschluss eines eigensicheren Ex ib-Stromkreises: Sensor nicht in Zone 0 einsetzen.

Überspannungsschutz

 $\label{eq:Geratetyp PMD75} \textit{Grundspezifikation, Position 10 + 11 und} \\ \textit{Gerätetyp FMD77, FMD78, Grundspezifikation, Position 11 + 12 = M} \\ \textit{Der eigensichere Eingangsstromkreis des Geräts ist erdfrei. Seine Spannungsfestigkeit von min. 290 V_{eff} ist gegen Erde ausgeführt.} \\$

Sicherheitshinweise: Zone 0

- Bei explosionsfähigen Dampf-Luft-Gemischen: Gerät nur unter atmosphärischen Bedingungen betreiben.
 - Temperatur: -20 ... +60 °C
 - Druck: 80 ... 110 kPa (0,8 ... 1,1 bar)
 - Luft mit normalem Sauerstoffgehalt, üblicherweise 21 % (V/V)
- Wenn keine explosionsfähigen Gemische vorliegen oder Zusatzmaßnahmen getroffen sind: Gerät gemäß seiner Herstellerspezifikation auch außerhalb der atmosphärischen Bedingungen betreibbar.
- Zugehörige Geräte mit galvanischer Trennung zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Stromkreisen bevorzugen.
- Konstruktionsbedingt ist bei diesem Gerät ein Überspannungsschutz nicht erforderlich.

Temperaturtabellen



Optionale Spezifikation, Kennung Jx = JN Untere Umgebungstemperaturgrenze für den Explosionsschutz ändert sich auf -50 °C.

Temperatur- klasse	Prozesstemperatur T _p (process)	$\label{eq:continuous} \begin{array}{c} \mbox{Umgebungstemperatur T_a (ambient):} \\ \mbox{Geh\"{a}use} \end{array}$		
Т6	≤ 80 °C	-40 °C ≤ T _a ≤ +40 °C		
T4	≤ 120 °C ¹)	-40 °C ≤ T _a ≤ +70 °C		

1) Nur Gerätetyp PMD75



Maximale Umgebungstemperatur am Gehäuse einhalten.

Gerätetyp PMD75

Die Prozesstemperaturen beziehen sich auf die Temperatur an der Trennmembran.

Gerätetyp FMD77

Deratings von der Prozesstemperatur zur Umgebungstemperatur am Gehäuse für verschiedene Einbausituationen und auch funktionale Aspekte: Siehe Betriebsanleitung.

Gerätetyp FMD78

Der externe Wärmeeinfluss ist nur vom Einbauort des Geräts selbst abhängig. Daher muss eine ausreichende Kapillarlänge bestellt werden, um das Gehäuse an einer Stelle mit zulässiger Umgebungstemperatur zu befestigen.

Anschlusswerte

Grundspezifikation, Position 2 = A, B, C, D, E, F

```
\label{eq:continuous} \begin{split} & Energieversorgung \\ & U_i \leq 30 \ V_{DC} \\ & I_i \leq 300 \ mA \\ & P_i \leq 1 \ W \\ & C_i \leq 11,8 \ nF \\ & L_i \leq 225 \ \mu H^{1)} \ oder \quad L_i = 0^{\ 2)} \end{split}
```

- 1) Grundspezifikation, Position 2 = A, B, C
- 2) Grundspezifikation, Position 2 = D, E, F

Grundspezifikation, Position 2 = M, N, O, P, Q, R

Energieversorgung	
FISCO	Entity
$\begin{split} &U_{i} \leq 17,5 \ V_{DC} \\ &I_{i} \leq 500 \ mA \\ &P_{i} \leq 5,5 \ W \\ &C_{i} \leq 5 \ nF \\ &L_{i} \leq 10 \ \mu H \end{split}$	$\begin{split} &U_i \leq 24 \ V_{DC} \\ &I_i \leq 250 \ mA \\ &P_i \leq 1,2 \ W \\ &C_i \leq 5 \ nF \\ &L_i \leq 10 \ \mu H \end{split}$







www.addresses.endress.com