# Información técnica **Proline Promag H 500**

Caudalímetro electromagnético



# Equipo especializado en aplicaciones higiénicas, en versión remota con hasta 4 E/S

#### **Aplicación**

- El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad
- Para aplicaciones con requisitos sanitarios

#### Propiedades del equipo

- Revestimiento de PFA
- Caja del sensor fabricada en acero inoxidable (3-A, EHEDG)
- Materiales de las partes en contacto con el producto que se pueden limpiar con CIP/SIP
- Versión remota de hasta 4 E/S
- Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN
- Cable estándar entre el sensor y el transmisor

#### **Ventajas**

- Medición de múltiples variables para caudal, temperatura y conductividad
- Flexibilidad de instalación: numerosas conexiones a procesos higiénicos
- Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal
- Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles
- Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico: numerosas E/S libremente combinables y Ethernet
- Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad
- Verificación integrada: Heartbeat Technology



# Índice de contenidos

Sobre este documento	. 4	Entorno	68
Símbolos	4	Rango de temperaturas ambiente	
		Temperatura de almacenamiento	
Funcionamiento y diseño del sistema	. 5	Atmósfera	
Principio de medición		Humedad relativa	
Sistema de medición		Altura de operación	
Arquitectura de equipos		Grado de protección	
Fiabilidad	8	Resistencia a vibraciones y choques	
		Carga mecánica	
Entrada	10	Compatibilidad electromagnética (EMC)	
Variable medida	10	companionada esceromagnetica (Esvio)	, 0
Rango de medición	10	Dragona	70
Rangeabilidad factible	12	Proceso	
Señal de entrada	12	Rango de temperaturas del producto	
			71
Salida	14	Estanqueidad al vacío	77
Variantes de entradas y salidas	14	Límite de flujo	
Señal de salida	16	Pérdida de carga	
Señal en caso de alarma	22	Presión del sistema	
Carga	24	Vibraciones	
Datos para conexión Ex	24	Magnetismo y electricidad estática	
Supresión de caudal residual	26		
Aislamiento galvánico		Estructura mecánica	78
Datos específicos del protocolo	26	Medidas en unidades del S. I	
		Medidas en unidades de EE. UU	
Alimentación	33		115
Asignación de terminales		Especificaciones del tubo de medición	115
Conectores de equipo disponibles			116
Asignación de pines, conector del equipo $\dots$		r	118
Tensión de alimentación			118
Consumo de potencia		Rugosidad superficial	118
Consumo de corriente	38 38		
Fallo de alimentación		Operabilidad	119
Conexión eléctrica		Planteamiento de configuración	
Terminales			119
Entradas de cable			119
Especificación de los cables	I	g	120
Protección contra sobretensiones		Interfaz de servicio	
		Integración en red	
Características de funcionamiento	57	Software de configuración compatible	
Condiciones de trabajo de referencia	57	Gestión de datos HistoROM	130
Error de medición máximo	57		
Repetibilidad	59	Certificados y homologaciones	
Tiempo de respuesta para la medición de la temperatura	59		131
Influencia de la temperatura ambiente	60	Marca UKCA	
•			131
Montaje	60	Homologación Ex	134
Lugar de montaje	60	-	134
Orientación	62		134
Tramos rectos de entrada y salida		Certificación HART	135
Adaptadores			135
Longitud del cable de conexión	64	Certificado PROFIBUS	136
Montaje de la caja del transmisor	66	Certificado EtherNet/IP	136
Instrucciones especiales para el montaje	68	Certificación PROFINET	136
		PROFINET con certificación Ethernet-APL	136
		Homologación radiotécnica	136
	l		

Directiva sobre equipos a presión	136 137
Normas y directrices externas	137
Información para cursar pedidos	138
Paquetes de aplicaciones	138
Funcionalidad de diagnóstico	
Heartbeat Technology	138
Limpieza	139
Servidor OPC-UA	139
Accesorios	139
Accesorios específicos del equipo	139
Accesorios específicos para la comunicación	
Accesorios específicos de servicio	142
Componentes del sistema	143
Documentación suplementaria	143
Documentación estándar	
Documentación suplementaria dependiente del equipo	144
Marcas registradas	145

# Sobre este documento

#### Símbolos Símbolos eléctricos

Símbolo	Significado			
===	Corriente continua			
~	Corriente alterna			
$\overline{\sim}$	Corriente continua y corriente alterna			
=	Conexión a tierra  Borne de tierra que, por lo que se refiere al operador, está conectado a tierra mediante un sistema de puesta a tierra.			
	Conexión de compensación de potencial (PE: tierra de protección)  Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión.			
	<ul> <li>Los bornes de tierra se encuentran tanto en el interior como en el exterior del equipo:</li> <li>Borne de tierra interior: la compensación de potencial está conectada a la red de alimentación.</li> <li>Borne de tierra exterior: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta.</li> </ul>			

#### Símbolos específicos de comunicación

Símbolo	Significado
(î•	Red de área local inalámbrica (WLAN) Comunicación a través de una red local inalámbrica.

#### Símbolos para determinados tipos de información

Símbolo	Significado		
V	Permitido Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.		
	Preferible Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.		
X	Prohibido Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.		
i	Consejo Indica información adicional.		
	Referencia a documentación		
A=	Referencia a página		
	Referencia a gráfico		
	Inspección visual		

#### Símbolos en gráficos


Símbolo	Significado	
1, 2, 3,	Números de elemento	
1., 2., 3.,	Serie de pasos	
A, B, C,	Vistas	
A-A, B-B, C-C,	Secciones	

Símbolo	Significado	
EX	Área de peligro	
×	Área segura (área exenta de peligro)	
≋ <b>→</b>	Sentido de flujo	

## Funcionamiento y diseño del sistema

#### Principio de medición

Según la *ley de la inducción magnética de Faraday*, en un conductor que se mueve en el seno de un campo magnético se induce una tensión.



A002896

- Ue Tensión inducida
- B Inducción magnética (campo magnético)
- L Espaciado de los electrodos
- I Corriente
- v Velocidad de caudal

En el principio de medición electromagnético, el «producto» que fluye es el conductor en movimiento. La tensión inducida ( $U_e$ ) es proporcional a la velocidad del caudal (v) y se suministra al amplificador mediante dos electrodos de medición. El caudal volumétrico (Q) se calcula mediante una sección transversal de la tubería (A). El campo magnético se genera por una corriente continua que alterna su polaridad.

#### Fórmulas utilizadas para el cálculo

- Tensión inducida  $U_e = B \cdot L \cdot v$
- Caudal volumétrico  $Q = A \cdot v$

#### Sistema de medición

El sistema de medición consta de un transmisor y un sensor. El transmisor y el sensor se montan en lugares separados físicamente. Estos están interconectados mediante un cable de conexión.

#### Transmisor

Proline 500 - digital


Están disponibles dos versiones del transmisor.

# Para el uso en aplicaciones que no requieren el cumplimiento de requisitos especiales debido a condiciones ambientales o de operación. A B 2 3

- A Zona sin peligro de explosión o Zona 2, Clase I, División 2
- B Zona sin peligro de explosión o Zona 2; Clase I, División 2 o Zona 1; Clase I, División 1
- 1 Transmisor
- 2 Cable de conexión: cable, separado, estándar
- 3 Caja de conexiones del sensor con ISEM integrado
- Instalación separada económica y flexible.
- Se puede utilizar un cable estándar como cable de conexión.
- Electrónica en el cabezal del transmisor, ISEM (módulo de electrónica de sensor inteligente) en el cabezal de conexión del sensor
- Transmisión de señales: digital
   Código de producto para "Electrónica ISEM integrado", opción A "Sensor"

#### Proline 500

Para el uso en aplicaciones que requieren el cumplimiento de requisitos especiales debido a condiciones ambientales o de operación.



Zona sin peligro de explosión o Zona 2; Clase I, División 2 o Zona 1; Clase I, División 1

- 1 Transmisor con ISEM integrado
- 2 Cable de corriente de la bobina
- 3 Cable de señal
- 4 Caja de conexiones del sensor
- Electrónica y ISEM (módulo de electrónica de sensor inteligente) en el cabezal del transmisor
- Transmisión de señales: analógica
   Código de producto para "Electrónica ISEM integrada", opción B
   "Transmisor"

#### **Cables de conexión** (pueden solicitarse en diferentes longitudes → 🖺 139)

- Longitud: máx. 300 m (1000 ft)
- Cable estándar con pantalla común (trenzado por pares)
- No sensible a interferencias de EMC (compatibilidad electromagnética) externas.
- Longitud: máx. 200 m (656 ft), depende de la conductividad del producto
- Dos cables de conexión:
  - Un cable para corriente de bobina con una pantalla común (1 par)
  - Un cable para la transmisión de señales con apantallamiento común y 4 hilos apantallados (4 cables coaxiales)

#### Zona con peligro de explosión

Uso en: Zona 2; Clase I, División 2

Una instalación mixta es posible:

- Sensor: Zona 1; Clase I, División 1
- Transmisor: Zona 2; Clase I, División 2

Uso en: Zona 1; Clase I, División 1 o Zona 2; Clase I, División 2

#### Versiones y materiales de la caja

- Caja del transmisor
  - Aluminio, recubierto: aluminio, AlSi10Mg, recubierto
  - Material: policarbonato
- Material de la ventana en la caja del transmisor
  - Aluminio, recubierto: vidrio
  - Policarbonato: plástico


- Caja del transmisor
  - Aluminio, recubierto: aluminio, AlSi10Mg, recubierto
- Material de la ventana: vidrio

#### Configuración


- Configuración externa a través de indicador local gráfico iluminado de 4 hilos (LCD) con control óptico y menús guiados (asistentes de ejecución) para la puesta en marcha específica de cada aplicación.
- Mediante interfaz de servicio o interfaz WLAN:
  - Software de configuración (p. ej. FieldCare, DeviceCare)
  - Servidor web (acceso a través de navegador de internet, p. ej., Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge)

#### Caja de conexiones del sensor


Están disponibles diferentes versiones de la caja de conexiones.



#### Sensor



#### Arquitectura de equipos



 $\blacksquare 1$  Posibilidades para integrar dispositivos de medición en un sistema

- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Cable de conexión (0/4 a 20 mA HART, etc.)
- 3 Bus de campo
- 4 Acoplador
- 5 Zona no peligrosa
- 6 Zona con peligro de explosión; Zona 2; Clase I, División 2
- 7 Zona con peligro de explosión; Zona 1; Clase I, División 1

#### Fiabilidad

#### Seguridad informática

Nuestra garantía solo es válida si el producto se instala y se usa tal como se describe en el manual de instrucciones. El producto está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los ajustes.

El explotador, de conformidad con sus normas de seguridad, debe implementar medidas de seguridad informática que proporcionen protección adicional tanto al producto como a la transmisión de datos asociada.

#### Seguridad informática específica del equipo

El equipo ofrece un abanico de funciones específicas de asistencia para que el operador pueda tomar medidas de protección. Estas funciones pueden ser configuradas por el usuario y garantizan una mayor seguridad durante el funcionamiento si se utilizan correctamente. La lista siguiente proporciona una visión general de las funciones más importantes:

Función/interfaz	Ajuste de fábrica	Recomendación
Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura por hardware → 🖺 9	Sin habilitar	Seguimiento individualizado conforme al análisis de riesgos
Código de acceso (también es aplicable para el inicio de sesión en el servidor web o para la conexión a FieldCare) → 🖺 9	Sin habilitar (0000)	Asigne un código de acceso personalizado durante la puesta en marcha
WLAN (opción de pedido en el módulo del indicador)	Activar	Seguimiento individualizado conforme al análisis de riesgos
Modo de seguridad WLAN	Habilitado (WPA2- PSK)	No cambiar
Frase de contraseña de WLAN (Contraseña) → 🖺 9	Número de serie	Asigne una frase de contraseña WLAN individual durante la puesta en marcha
Modo de WLAN	Punto de acceso	Seguimiento individualizado conforme al análisis de riesgos

Función/interfaz	Ajuste de fábrica	Recomendación
Servidor web → 🖺 9	Activar	Seguimiento individualizado conforme al análisis de riesgos
Interfaz de servicio CDI-RJ45 → 🖺 10	-	Seguimiento individualizado conforme al análisis de riesgos

#### Protección del acceso mediante protección contra escritura por hardware

El acceso de escritura a los parámetros del equipo a través del indicador local, el navegador de internet o el software de configuración (p. ej., FieldCare o DeviceCare) se puede deshabilitar mediante un interruptor de protección contra escritura (microinterruptor en el módulo del sistema electrónico principal). Cuando la protección contra escritura por hardware está habilitada, el único acceso posible a los parámetros es el de lectura.

La protección contra escritura por hardware está deshabilitada en el estado de suministro del equipo.

#### Protección del acceso mediante una contraseña

Están disponibles contraseñas diferentes para proteger el acceso de escritura a los parámetros del equipo o acceso al equipo mediante la interfaz WLAN.

- Código de acceso específico de usuario
   Proteja el acceso de escritura a los parámetros del equipo a través del indicador local, el navegador de internet o el software de configuración (p. ej., FieldCare o DeviceCare). La autorización de acceso se regula claramente mediante el uso de un código de acceso específico de usuario.
- Frase de acceso WLAN
   La clave de red protege la conexión entre una unidad de configuración (p. ej., un portátil o tableta)
   y el equipo a través de la interfaz WLAN que se puede pedir como opción.
- Modo de infraestructura
   Cuando se hace funcionar el equipo en modo de infraestructura, la frase de contraseña de WLAN se corresponde con la configurada en el lado del operador.

#### Código de acceso específico de usuario

El acceso de escritura a los parámetros del equipo a través del indicador local, el navegador de internet o el software de configuración (p. ej., FieldCare o DeviceCare) se puede proteger con el código de acceso editable específico del usuario.

#### WLAN passphrase: Operación como punto de acceso a WLAN

La conexión entre una unidad operativa (por ejemplo ordenador portátil o tableta) y el equipo mediante la interfaz WLAN, que puede solicitarse como opción extra, está protegida mediante una clave de red. La autentificación de la clave de red cumple con el estándar IEEE 802.11.

En la entrega del equipo, la clave de red está predefinida según el equipo. Esta puede cambiarse mediante el Submenú **WLAN settings** en el Parámetro **WLAN passphrase**.

#### Modo de infraestructura

La conexión entre el equipo y el punto de acceso a la WLAN está protegida mediante un SSID y una frase de contraseña en el lado del sistema. Póngase en contacto con el administrador del sistema pertinente para acceder.

Observaciones generales sobre el uso de contraseñas

- Por motivos de seguridad, durante la puesta en marcha es necesario modificar el código de acceso y la clave de red proporcionados junto con el equipo.
- Con el objeto de definir y gestionar el código de acceso y la clave de red, siga las reglas generales para crear una contraseña segura.
- El usuario es el responsable de gestionar y manejar con cuidado el código de acceso y la clave de red.

#### Acceso mediante servidor web

El equipo se puede hacer funcionar y configurar a través de un navegador de internet con el servidor web integrado. La conexión se establece mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45) o la interfaz WLAN. Para las versiones del equipo con los protocolos de comunicación EtherNet/IP y PROFINET, la conexión también se puede establecer a través de la conexión de terminales para la transmisión de señales con EtherNet/IP, PROFINET (conector RJ45) o PROFINET con Ethernet-APL (a dos hilos).

El servidor web está desactivado cuando se entrega el equipo. El servidor web se puede deshabilitar mediante el Parámetro Funcionalidad del servidor web, si es necesario (p. ej., tras la puesta en

La información sobre el equipo y el estado puede ocultarse en la página de inicio de sesión. Se impide así el acceso sin autorización a la información.

Información detallada acerca de los parámetros de los equipos: Documento "Descripción de los parámetros del equipo".

Acceso mediante OPC-UA



El paquete de la aplicación "Servidor OPC UA" está disponible en la versión del equipo que 

El equipo se puede comunicar con clientes OPC UA usando el paquete de aplicación "Servidor OPC UA".

El servidor OPC UA integrado en el equipo es accesible a través del punto de acceso a la WLAN usando la interfaz WLAN, que se puede pedir como opción adicional, o de la interfaz de servicio (CDI-RJ45) mediante red Ethernet. Derechos de acceso y autorización según la configuración independiente.

Compatible con los modos de seguridad siquientes según la especificación OPC UA (IEC 62541):

- Ninguno
- Basic128Rsa15: con firma
- Basic128Rsa15: con firma y cifrado

Acceso mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)

El equipo se puede conectar a una red mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45). Las funciones específicas de equipo garantizan la operación segura del equipo en una red.

Se recomienda tomar como referencia los estándares industriales correspondientes y las directrices definidas por comités de seguridad nacionales e internacionales, como IEC/ISA62443 o la IEEE. Esto incluye las medidas de seguridad organizativa como la asignación de autorización de acceso, así como medidas técnicas como la segmentación de red.



Los transmisores que cuentan con homologación Ex de no se pueden conectar a través de la interfaz de servicio (CDI-RJ45).

Código de pedido correspondiente a "Homologación transmisor + sensor", opciones (Ex de): BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB BB, C2, GB, MB, NB



El equipo se puede integrar en una topología en anillo. El equipo se integra mediante la conexión a terminal para la transmisión de señales (salida 1) y la conexión a la interfase de servicio (CDI-RJ45)  $\rightarrow \blacksquare$  126.

#### **Entrada**

#### Variable medida

#### Variables medidas directamente

- Caudal volumétrico (proporcional a la tensión inducida)
- Temperatura <sup>1)</sup>
- Conductividad eléctrica

#### Variables medidas calculadas

- Caudal másico
- Caudal volumétrico normalizado
- Conductividad eléctrica normalizada <sup>1)</sup>

#### Rango de medición

Generalmente de  $v = 0.01 \dots 10 \text{ m/s} (0.03 \dots 33 \text{ ft/s}) \text{ con la precisión especificada}$ 

<sup>1)</sup> Disponible solo para diámetros nominales entre DN 15 y 150 (½ y 6") y con el código de producto para "Opciones del sensor", opción CI "Medición de temperatura del producto".

Valores característicos del caudal en unidades del SI: DN 2 a 125 ( $\frac{1}{12}$  a 5")

Diámetro	nominal	Recomendado caudal	Ajustes de fábrica		
		valor mín./máx. de fondo de escala (v ~ 0,3/10 m/s)	Valor de fondo de escala de la salida de corriente (v ~ 2,5 m/s)	Valor de pulsos (~ 2 pulso/s)	Supresión de caudal residual (v ~ 0,04 m/s)
[mm]	[in]	[dm³/min]	[dm³/min]	[dm³]	[dm³/min]
2	1/12	0,06 1,8	0,5	0,005	0,01
4	5/32	0,25 7	2	0,025	0,05
8	5/16	1 30	8	0,1	0,1
15	1/2	4 100	25	0,2	0,5
25 <sup>1)</sup>	1	9 300	75	0,5	1
40	1 ½	25 700	200	1,5	3
50	2	35 1 100	300	2,5	5
65	-	60 2 000	500	5	8
80	3	90 3 000	750	5	12
100	4	145 4700	1200	10	20
125	5	220 7500	1850	15	30

<sup>1)</sup> Los valores se aplican a la versión del producto: 5HxB26

Valores característicos del caudal en unidades del SI: DN 150 (6")

Diámetro nominal		Recomendado caudal	Ajustes de fábrica		
		valor mín./máx. de fondo de escala (v ~ 0,3/10 m/s)	Valor de fondo de escala de la salida de corriente (v ~ 2,5 m/s)  Valor de pulsos (~ 2 pulso/s)		Supresión de caudal residual (v ~ 0,04 m/s)
[mm]	[in]	[m³/h]	[m³/h]	[m³]	[m³/h]
150	6	20 600	150	0,03	2,5

Valores característicos del caudal en unidades del sistema anglosajón:  $\frac{1}{12}$  - 6" (DN 2 - 150)

Diámetro	nominal	Recomendado caudal	Ajustes de fábrica		
		valor mín./máx. de fondo de escala (v ~ 0,3/10 m/s)	Valor de fondo de escala de la salida de corriente (v ~ 2,5 m/s)	Valor de pulsos (~ 2 pulso/s)	Supresió n de caudal residual (v ~ 0,04 m/s
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/ min]
1/12	2	0,015 0,5	0,1	0,001	0,002
1/32	4	0,07 2	0,5	0,005	0,008
5/16	8	0,25 8	2	0,02	0,025
1/2	15	1 27	6	0,05	0,1
1 <sup>1)</sup>	25	2,5 80	18	0,2	0,25
1 ½	40	7 190	50	0,5	0,75

Diámetro	nominal	Recomendado caudal	Ajustes de fábrica					
		valor mín./máx. de fondo de escala (v ~ 0,3/10 m/s)	Valor de fondo de escala de la salida de corriente (v ~ 2,5 m/s)	Valor de pulsos (~ 2 pulso/s)	Supresió n de caudal residual (v ~ 0,04 m/s			
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/ min]			
2	50	10 300	75	0,5	1,25			
3	80	24 800	200	2	2,5			
4	100	40 1250	300	2	4			
5	125	60 1950	450	5	7			
6	150	90 2 650	600	5	12			

1) Los valores se aplican a la versión del producto: 5HxB26

#### Rango de medida recomendado

- 🚹 Límite de caudal → 🖺 77
- Para aplicaciones de custody transfer, la certificación pertinente determina el rango de medición admisible, el valor de los pulsos y el valor de corte del caudal residual.

#### Rangeabilidad factible

Por encima de 1000:1

Para custody transfer, la rangeabilidad operable se encuentra entre 100 : 1 y 630 : 1, en función del diámetro nominal. Encontrará más información en la certificación pertinente.

#### Señal de entrada

#### Variantes de entradas y salidas

→ 🖺 14

#### Valores medidos externos

Para aumentar la precisión de medición de ciertas variables medidas o calcular el flujo másico, el sistema de automatización puede escribir de manera continua diferentes valores medidos en el instrumento de medición:

- La temperatura del producto permite la medición de conductividad compensada por la temperatura (p. ej., iTEMP)
- Densidad de referencia para calcular el caudal másico

Se recomienda suministrar al equipo con valores medidos externamente siempre que se quiera que calcule el flujo volumétrico corregido.

#### Protocolo HART

Los valores medidos se envían del sistema de automatización al equipo de medición a través del protocolo HART. El transmisor de presión debe ser compatible con las siguientes funciones específicas del protocolo:

- Protocolo HART
- Modo de ráfaga

#### Entrada de corriente

#### Comunicación digital

El sistema de automatización puede escribir los valores medidos a través de:

- FOUNDATION Fieldbus
- PROFIBUS DP
- PROFIBUS PA
- Modbus RS485
- Modbus TCP sobre Ethernet-APL
- Ethernet/IP
- PROFINET
- PROFINET sobre Ethernet-APL

#### Entrada de corriente de 0/4 a 20 mA

Entrada de corriente	0/4 a 20 mA (activo/pasivo)
Rango de corriente	<ul><li>4 a 20 mA (activo)</li><li>0/4 a 20 mA (pasivo)</li></ul>
Resolución	1 μΑ
Caída de tensión	Típicamente: 0,6 2 V para 3,6 22 mA (pasivo)
Tensión de entrada máxima	≤ 30 V (pasivo)
Tensión de circuito abierto	≤ 28,8 V (activo)
Variables de entrada factibles	<ul><li>Temperatura</li><li>Densidad</li></ul>

#### Entrada de estado

Valores de entrada máximos	■ CD $-3 30 \text{ V}$ ■ Si la entrada de estado es activo (ON): $R_i > 3 \text{ k}\Omega$
Tiempo de respuesta	Configurable: 5 200 ms
Nivel de señal de entrada	■ Señal baja: CC -3 +5 V ■ Señal alta: CC 12 30 V
Funciones asignables	<ul> <li>Desconectado</li> <li>Reinicie por separado todos los totalizadores</li> <li>Reinicie todos los totalizadores (reset all totalizers)</li> <li>Ignorar caudal</li> </ul>

#### Salida

# Variantes de entradas y salidas

Según la opción que se seleccione para la salida/entrada 1, se dispone de diferentes opciones para el resto de entradas y salidas. Solo se puede seleccionar una opción para cada entrada/salida 1 a 4. Las tablas siquientes se leen en vertical  $(\downarrow)$ .

Ejemplo: Si se elige la opción BA "4-20 mA HART" para la salida/entrada 1, una de las opciones A, B, D, E, F, H, I o J está disponible para la salida 2 y una de las opciones A, B, D, E, F, H, I o J está disponible para la salida 3 y 4.

#### Salida/entrada 1 y opciones para salida/entrada 2



Opciones para salida/entrada 3 y 4  $\rightarrow$   $\stackrel{ riangle}{ riangle}$  15

Código de pedido para "Salida; entrada 1" (020) →					C	pcio	nes p	osibl	es				
Salida de corriente de 4 a 20 mA HART	BA												
Salida de corriente de 4 a 20 mA HART Ex i pasiva	<b>\</b>	CA											
Salida de corriente de 4 a 20 mA HART Ex i activa		4	СС										
FOUNDATION Fieldbus			4	SA									
Foundation Fieldbus Ex i				<b>\</b>	TA								
PROFIBUS DP					<b>4</b>	LA							
PROFIBUS PA						4	GA						
PROFIBUS PA Ex i							4	НА					
Modbus RS485								4	MA				
Interruptor de 2 puertos EtherNet/IP integrado									<b>4</b>	NA			
Interruptor de 2 puertos PROFINET integrado										<b>\</b>	RA		
PROFINET a través de Ethernet-APL											4	RB	
PROFINET a través de Ethernet-APL Ex i												1	RC
Código de pedido para "Salida; entrada 2" (021) →	<b>\</b>	<b>\</b>	4	<b>\</b>	<b>\</b>	4	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>→</b>	<b>\</b>	1	<b>\</b>
No se usa	A	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Salida de corriente de 4 a 20 mA	В			В		В	В		В	В	В	В	
Salida de corriente 4 a 20 mA Ex i pasiva		С	С		С			С					С
Entrada/salida configurable por el usuario 1)	D			D		D	D		D	D	D	D	
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación	E			Е		Е	Е		Е	Е	Е	Е	
Salida de pulsos doble <sup>2)</sup>	F								F				
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación Ex i pasiva		G	G		G			G					G
Salida de relé	Н			Н		Н	Н		Н	Н	Н	Н	
Entrada de corriente de 0/4 a 20 mA	I			I		I	I		I	I	I	I	
Entrada de estado	J			J		J	J		J	J	J	J	

- 1) Posibilidad de asignar una entrada o salida específica  $\rightarrow$   $\stackrel{ riangle}{ riangle}$  21 a una entrada/salida configurable por el usuario.
- 2) Si la salida de pulsos doble (F) se selecciona como salida/entrada 2 (021), solo queda disponible como opción de salida de pulsos doble (F) la salida/entrada 3 (022).

#### Salida/entrada 1 y opciones para salida/entrada 3 y 4

Opciones para salida/entrada 2 → 🖺 14

Código de producto para "Salida; entrada 1" (020) →		Opciones posibles											
Salida de corriente de 4 a 20 mA HART	ВА												
Salida de corriente de 4 a 20 mA HART Ex i pasiva	4	CA											
Salida de corriente de 4 a 20 mA HART Ex i activa		4	СС										
FOUNDATION Fieldbus			4	SA									
Foundation Fieldbus Ex i				1	TA								
PROFIBUS DP					4	LA							
PROFIBUS PA						4	GA						
PROFIBUS PA Ex i							<b>\</b>	НА					
Modbus RS485								4	MA				
Interruptor de 2 puertos EtherNet/IP integrado									4	NA			
Interruptor de 2 puertos PROFINET integrado										1	RA		
PROFINET a través de Ethernet-APL/SPE, 10 Mbit/s, a 2 hilos											<b>\</b>	RB	
PROFINET a través de Ethernet-APL Ex i, 10 Mbit/s, a 2 hilos												4	RC
Código de producto para "Salida; entrada 3" (022), "Salida; entrada 4" (023) $^{1)}$ $\rightarrow$	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>+</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	4	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>→</b>
No se usa	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Salida de corriente de 4 a 20 mA	В					В			В	В	В	В	
Salida de corriente de 4 a 20 mA Ex i pasiva <sup>2)</sup>		С	С										
Entrada/Salida configurable por el usuario	D					D			D	D	D	D	
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación	Е					Е			Е	Е	Е	E	
Salida de pulsos doble (esclavo) 3)	F								F				
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación Ex i pasiva <sup>4)</sup>		G	G										
Salida de relé	Н					Н			Н	Н	Н	Н	
Entrada de corriente de 0/4 a 20 mA	I					I			I	I	I	I	
Entrada de estado	J					J			J	J	J	J	

El código de producto para "Salida; entrada 4" (023) está solo disponible para el transmisor digital Proline 500, código de producto para 1) "Electrónica ISEM integrada", opción A.

La opción de salida de corriente de 4 a 20 mA Ex i pasiva (C) no está disponible para la salida/entrada 4. La opción de salida de pulsos doble (F) no está disponible para la salida/entrada 4. 2)

<sup>3)</sup> 

La opción de salida de pulsos/frecuencia/conmutación Ex i pasiva (G) no está disponible para la entrada/salida 4.

#### Señal de salida

#### Salida de corriente de 4 a 20 mA HART

Código de pedido	"Salida; entrada 1" (20): Opción BA: salida de corriente de 4 a 20 mA HART
Modo de señal	Puede configurarse como:  Activa Pasiva
Rango de corriente	Puede configurarse como:  4 a 20 mA NAMUR  4 a 20 mA EE. UU.  4 a 20 mA  0 a 20 mA (solo si el modo de señal está activo)  Corriente fija
Tensión de circuito abierto	CC 28,8 V (activo)
Tensión de entrada máxima	CC 30 V (pasiva)
Carga	250 700 Ω
Resolución	0,38 μΑ
Amortiguación	Configurable: 0 999,9 s
Variables medidas asignables	<ul> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de flujo</li> <li>Conductividad</li> <li>Conductividad corregida</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> </ul>

#### Salida de corriente 4 a 20 mA HART Ex i

Código de pedido	"Salida; entrada 1" (20) seleccionado en:  Opción CA: salida de corriente de 4 a 20 mA HART Ex i pasiva  Opción CC: salida de corriente de 4 a 20 mA HART Ex i activa
Modo de señal	Según la versión seleccionada en el pedido.
Rango de corriente	Puede configurarse como:  4 a 20 mA NAMUR  4 a 20 mA EE. UU.  4 a 20 mA  0 a 20 mA (solo si el modo de señal está activo)  Corriente fija
Tensión de circuito abierto	CC 21,8 V (activo)
Tensión de entrada máxima	CC 30 V (pasiva)
Carga	<ul> <li>250 400 Ω (activa)</li> <li>250 700 Ω (pasiva)</li> </ul>
Resolución	0,38 μΑ
Amortiguación	Configurable: 0 999,9 s
Variables medidas asignables	<ul> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de flujo</li> <li>Conductividad</li> <li>Conductividad corregida</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> </ul>

#### FOUNDATION Fieldbus

Foundation Fieldbus	H1, IEC 61158-2, aislado galvánicamente
Transferencia de datos	31,25 kbit/s
Consumo de corriente	10 mA
Tensión de alimentación admisible	9 32 V
Conexión a bus	Con protección contra inversión de polaridad

#### PROFIBUS DP

Codificación de señales	Código NRZ
Transferencia de datos	9,6 kBaud12 MBaud
Resistor de terminación	Integrado, puede activarse mediante microinterruptores

#### PROFIBUS PA

PROFIBUS PA	Conforme a la norma EN 50170 vol. 2, IEC 61158-2 (MBP), aislada galvánicamente
Transmisión de datos	31,25 kbit/s
Consumo de corriente	10 mA
Tensión de alimentación admisible	9 32 V
Conexión a bus	Con protección contra inversión de polaridad

#### Modbus RS485

Interfaz física	RS485 según la norma EIA/TIA-485
Resistor de terminación	Integrado, puede activarse mediante microinterruptores

#### EtherNet/IP

Normas estándar	Conforme a IEEE 802.3
-----------------	-----------------------

#### PROFINET

Normas estándar	Conforme a IEEE 802.3
-----------------	-----------------------

#### PROFINET con Ethernet-APL

Uso del equipo	Conexión del equipo a un interruptor de campo APL  El equipo solo puede utilizarse de acuerdo con las siguientes clasificaciones de puertos APL:  ■ Si se usa en áreas de peligro: SLAA o SLAC ¹)  ■ Si se utiliza en zonas sin peligro de explosión: SLAX  Valores de conexión del conmutador de campo APL (corresponde a la clasificación de puerto APL SPCC o SPAA, por ejemplo):  ■ Tensión máxima de entrada: 15 V <sub>DC</sub> ■ Valores mínimos de salida: 0,54 W  Conexión del equipo a un conmutador SPE  ■ En áreas exentas de peligro, el equipo se puede usar con un conmutador SPE adecuado: El equipo se puede conectar a un conmutador SPE con una tensión máxima de 30 V <sub>DC</sub> y una potencia mínima de salida de 1,85 W conectada.  ■ El conmutador SPE debe ser compatible con el estándar 10BASE-T1L y con las
PROFINET	clases de potencia PoDL 10, 11 o 12 y contar con una función para deshabilitar la detección de la clase de potencia.
PROFINET	En conformidad con las normas IEC 61158 y IEC 61784
Ethernet-APL	Según IEEE 802.3cg, especificación de perfil de puerto APL v1.0, aislada galvánicamente
Transmisión de datos	10 Mbit/s
Consumo de corriente	Transmisor ■ Máx. 400 mA(24 V) ■ Máx. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)
Tensión de alimentación admisible	9 30 V
Conexión de red	Con protección contra inversión de polaridad

<sup>1)</sup> Para obtener más información sobre el uso del equipo en áreas de peligro, véanse las instrucciones de seguridad específicas de Ex

#### Salida de corriente de 4 a 20 mA

Código de pedido	"Salida; entrada 2" (21), "Salida; entrada 3" (022) o "Salida; entrada 4" (023): Opción B: salida de corriente 4 a 20 mA
Modo de señal	Puede configurarse como:  Activa Pasiva
Rango de corriente	Puede configurarse como:  4 a 20 mA NAMUR  4 a 20 mA EE. UU.  4 a 20 mA  0 a 20 mA (solo si el modo de señal está activo)  Corriente fija
Valores de salida máximos	22,5 mA
Tensión de circuito abierto	CC 28,8 V (activo)
Tensión de entrada máxima	CC 30 V (pasiva)
Carga	0 700 Ω
Resolución	0,38 μΑ

Amortiguación	Configurable: 0 999,9 s
Variables medidas asignables	<ul> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de flujo</li> <li>Conductividad</li> <li>Conductividad corregida</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> </ul>

#### Salida de corriente 4 a 20 mA Ex i pasiva

Código de pedido	"Salida; entrada 2" (21), "Salida; entrada 3" (022): Opción C: salida de corriente de 4 a 20 mA Ex i pasiva
Modo de señal	Pasiva
Rango de corriente	Puede configurarse como:  4 a 20 mA NAMUR  4 a 20 mA EE. UU.  4 a 20 mA  Corriente fija
Valores de salida máximos	22,5 mA
Tensión de entrada máxima	CC 30 V
Carga	0 700 Ω
Resolución	0,38 μΑ
Amortiguación	Configurable: 0 999 s
Variables medidas asignables	<ul> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de flujo</li> <li>Conductividad</li> <li>Conductividad corregida</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> </ul>

#### Salida de pulsos/frecuencia/conmutación

Función	Puede configurarse como salida de pulsos, frecuencia o de conmutación
Versión	Colector abierto
	Puede configurarse como:  • Activa
	■ Pasiva
	■ NAMUR pasiva
	Ex-i, pasivo
Valores de entrada máximos	CC 30 V, 250 mA (pasivo)
Tensión de circuito abierto	CC 28,8 V (activo)
Caída de tensión	Para 22,5 mA: ≤ CC 2 V
Salida de pulsos	
Valores de entrada máximos	CC 30 V, 250 mA (pasivo)
Salida de corriente máxima	22,5 mA (activa)
Tensión de circuito abierto	CC 28,8 V (activo)

Anchura de pulso	Configurable: 0,05 2 000 ms
Frecuencia máxima de los pulsos	10 000 Impulse/s
Valor de pulso	Configurable
Variables medidas asignables	<ul><li>Flujo volumétrico</li><li>Flujo másico</li><li>Flujo volumétrico corregido</li></ul>
Salida de frecuencia	
Valores de entrada máximos	CC 30 V, 250 mA (pasivo)
Salida de corriente máxima	22,5 mA (activa)
Tensión de circuito abierto	CC 28,8 V (activo)
Frecuencia de salida	Configurable: frecuencia de valor final 2 10 000 Hz(f máx. = 12 500 Hz)
Amortiguación	Configurable: 0 999,9 s
Relación pulso/pausa	1:1
Variables medidas asignables	<ul> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de flujo</li> <li>Conductividad</li> <li>Conductividad corregida</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> </ul>
Salida de conmutación	
Valores de entrada máximos	CC 30 V, 250 mA (pasivo)
Tensión de circuito abierto	CC 28,8 V (activo)
Comportamiento de conmutación	Binario, conductivo o no conductivo
Retardo de conmutación	Configurable: 0 100 s
Número de ciclos de conmutación	Sin límite
Funciones asignables	<ul> <li>Deshabilitar</li> <li>Activado</li> <li>Comportamiento de diagnóstico</li> <li>Valor límite: <ul> <li>Deshabilitar</li> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de flujo</li> <li>Conductividad</li> <li>Conductividad corregida</li> <li>Totalizador 1-3</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> </ul> </li> <li>Monitorización del sentido de flujo</li> <li>Estado</li> <li>Detección de tubería vacía</li> <li>Índice de acumulación de suciedad</li> <li>Valor de alarma HBSI sobrepasado</li> <li>Supresión de caudal residual</li> </ul>

#### Salida de pulsos doble

Función	Pulso doble
Versión	Colector abierto
	Puede configurarse como:  Activa Pasiva NAMUR pasiva
Valores de entrada máximos	CC 30 V, 250 mA (pasivo)
Tensión de circuito abierto	CC 28,8 V (activo)
Caída de tensión	Para 22,5 mA: ≤ CC 2 V
Frecuencia de salida	Configurable: 0 1000 Hz
Amortiguación	Configurable: 0 999 s
Relación pulso/pausa	1:1
Variables medidas asignables	<ul> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de flujo</li> <li>Conductividad</li> <li>Conductividad corregida</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> </ul>

#### Salida de relé

Función	Salida de conmutación
Versión	Salida de relé, aislada galvánicamente
Comportamiento de conmutación	Puede configurarse como:  NA (normalmente abierto), ajuste de fábrica  NC (normalmente cerrado)
Capacidad de conmutación máxima (pasivo)	■ CC 30 V, 0,1 A ■ CA 30 V, 0,5 A
Funciones asignables	<ul> <li>Deshabilitar</li> <li>Activado</li> <li>Comportamiento de diagnóstico</li> <li>Valor límite: <ul> <li>Deshabilitar</li> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de flujo</li> <li>Conductividad</li> <li>Conductividad corregida</li> <li>Totalizador 1-3</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> <li>Monitorización del sentido de flujo</li> <li>Estado</li> <li>Detección de tubería vacía</li> <li>Índice de acumulación de suciedad</li> <li>Valor de alarma HBSI sobrepasado</li> <li>Supresión de caudal residual</li> </ul> </li> </ul>

#### Entrada/Salida configurable por el usuario

Durante la puesta en marcha del equipo se asigna **una** entrada o salida a entrada/salida configurable por el usuario (E/S configurable).

Las siguientes entradas y salidas están disponibles para este fin:

- Selección de la salida de corriente: 4 a 20 mA (activo), 0/4 a 20 mA (pasivo)
- Salida de pulsos/frecuencia/conmutación
- Selección de la entrada de corriente: 4 a 20 mA (activo), 0/4 a 20 mA (pasivo)
- Entrada de estado

Los valores técnicos corresponden a los de las entradas y salidas que se han descrito en esta sección.

#### Señal en caso de alarma

La información sobre el fallo se visualiza, en función de la interfaz, de la forma siguiente:

#### Salida de corriente HART

Diagnósticos del equipo	El estao del equipo puede leerse mediante el comando 48 HART
-------------------------	--

#### **PROFIBUS PA**

Mensajes sobre estado y de alarma	Diagnósticos conformes al Perfil 3.02 de PROFIBUS PA
Corriente de alarma FDE (fallo en la desconexión de la electrónica)	0 mA

#### **PROFIBUS DP**

Mensajes	Diagnósticos conformes al Perfil 3.02 de PROFIBUS PA
sobre estado y de alarma	

#### EtherNet/IP

Diagnósticos del equipo         El estado del equipo puede leerse en Entrada Ensamblado	
---	--

#### **PROFINET**

Diagnósticos del equipo	Conforme al "Protocolo de la capa de aplicación para periféricos descentralizados", versión 2.3
-------------------------	---

#### PROFINET con Ethernet-APL

Diagnósticos del equipo	Diagnóstico conforme al Perfil 4 de PROFINET PA
-------------------------	---

#### **FOUNDATION Fieldbus**

Mensajes sobre estado y de alarma	Diagnósticos conformes a FF-891
Corriente de alarma FDE (fallo en la desconexión de la electrónica)	0 mA

#### Modbus RS485

Comportamiento error	Escoja entre:
	Valor NaN en lugar del valor nominal  Valor NaN en lugar del valor nominal
	Ultimo valor válido

#### Modbus TCP-APL

Modo de fallos	Escoja entre:
	■ Valor NaN en lugar del valor nominal
	■ Último valor válido

#### Salida de corriente 0/4 a 20 mA

#### 4 a 20 mA

Modo de fallo	Escoja entre:  4 20 mA en conformidad con la recomendación NAMUR NE 43  4 20 mA en conformidad con US  Valor mín.: 3,59 mA  Valor máx.: 22,5 mA  Valor real
	<ul> <li>Último valor válido</li> </ul>

#### 0 a 20 mA

Modo de fallo	Escoja entre:
	■ Máximo alarma: 22 mA
	■ Valor definible entre: 0 20,5 mA

#### Salida de pulsos/frecuencia/conmutación

Salida de pulsos			
Modo fallo	Escoja entre:  Valor real Sin pulsos		
Salida de frecuencia	Salida de frecuencia		
Modo fallo	Escoja entre:  Valor real  O Hz  Valor definible entre: 2 12 500 Hz		
Salida de conmutaci	ón		
Modo fallo	Escoja entre:  Estado actual  Abierto  Cerrado		

#### Salida de relé

Comportamiento error	Escoja entre:
	■ Estado actual
	■ Abierto
	■ Cerrado

#### Indicador local

Indicador de textos sencillos	Con información sobre causas y medidas correctivas
Retroiluminación	La iluminación de color rojo indica que hay un error en el equipo.

Señal de estados conforme a recomendación NAMUR NE 107

#### Interfaz/protocolo

- Mediante comunicación digital:
  - Protocolo HART
  - FOUNDATION Fieldbus
  - PROFIBUS PA
  - PROFIBUS DP
  - Modbus RS485
  - Modbus TCP con Ethernet-APL
  - Ethernet/IP
  - PROFINET
  - PROFINET con Ethernet-APL
- Mediante interfaz de servicio
  - Interfaz de servicio CDI-RJ45
  - Interfaz WLAN

Indicador de textos	Con información sobre causas y medidas correctivas
sencillos	



Información adicional sobre operaciones de configuración a distancia  $\rightarrow~\cong~120$ 

#### Navegador de Internet

Indicación escrita	Con información sobre causas y medidas correctivas
--------------------	--

#### Diodos luminiscentes (LED)

Información sobre estado	Estado indicado mediante varios diodos luminiscentes
	La información visualizada es la siguiente, según versión del equipo:  Tensión de alimentación activa  Transmisión de datos activa  Alarma activa /ocurrencia de un error del equipo  Red EtherNet/IP disponible  Conexión EtherNet/IP establecida  Disponibilidad de red PROFINET  Establecimiento de conexión PROFINET
	Parpadeo característico de PROFINET

Carga

#### Datos para conexión Ex

#### Valores relacionados con la seguridad

Código de pedido "Salida; entrada 1"	Tipo de salida	Valores relacionados con la seguridad "Salida; entrada 1"		
		26 (+)	27 (-)	
Opción <b>BA</b>	Salida de corriente: 4 20 mA HART	$U_N = 30 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$		
Opción <b>GA</b>	PROFIBUS PA	$U_N = 32 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$		
Opción <b>LA</b>	PROFIBUS DP	$U_{N} = 32 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$		
Opción <b>MA</b>	Modbus RS485	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$		
Opción <b>MB</b>	Modbus TCP con Ethernet-APL	$\begin{array}{c} \text{Perfil del puerto APL SLAX} \\ \text{SPE PoDL clases 10, 11, 12} \\ U_{N} = 30 \ V_{DC} \\ U_{M} = 250 \ V_{AC} \end{array}$		

Código de pedido "Salida; entrada 1"	Tipo de salida	Valores relacionados con la seguridad "Salida; entrada 1"	
		26 (+)	27 (-)
Opción <b>SA</b>	FOUNDATION Fieldbus	$U_{N} = 32 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$	
Opción <b>NA</b>	EtherNet/IP	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$	
Opción <b>RA</b>	PROFINET	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$	
Opción <b>RB</b>	PROFINET con Ethernet- APL	$\begin{array}{c} \text{Perfil del puerto APL SLAX} \\ \text{SPE PoDL clases 10, 11, 12} \\ \text{U}_{N} = 30 \text{ V}_{DC} \\ \text{U}_{M} = 250 \text{ V}_{AC} \end{array}$	

Código de pedido	Tipo de salida	Valores relacionados con la seguridad				
"Salida; entrada 2"; "Salida; entrada 3" "Salida; entrada 4"		Salida; entrada 2	Salida; e	ntrada 3		entrada
,		24 (+)   25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
Opción <b>B</b>	Salida de corriente 4 20 mA	$U_{\rm N} = 30 \ V_{\rm DC}$ $U_{\rm M} = 250 \ V_{\rm AC}$				
Opción <b>D</b>	Entrada/Salida configurable por el usuario	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$				
Opción <b>E</b>	Salida de pulsos/ frecuencia/conmutación	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$				
Opción <b>F</b>	Salida de pulsos doble	$U_N = 30 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$				
Opción <b>H</b>	Salida de relé	$U_N = 30 \text{ V}_{DC}$ $I_N = 100 \text{ mA}_{DC}/500 \text{ mA}_{AC}$ $U_M = 250 \text{ V}_{AC}$				
Opción <b>I</b>	Entrada de corriente 4 20 mA	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$				
Opción <b>J</b>	Entrada de estado	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$				

<sup>1)</sup> El código de producto con la opción "Salida; entrada 4" está solo disponible para Proline 500 – transmisor digital.

#### Valores intrínsecamente seguros

Código de producto "Salida; entrada 1"	Tipo de salida	Valores intrínsecamente seguros "Salida; entrada 1"		
		26 (+) 27 (-)		
Opción <b>CA</b>	Salida de corriente de 4 a 20 mA HART Ex i pasiva	$\begin{array}{l} U_{i} = 30 \; V \\ l_{i} = 100 \; mA \\ P_{i} = 1,25 \; W \\ L_{i} = 0 \; \mu H \\ C_{i} = 6 \; nF \end{array}$		
Opción CC	Salida de corriente de 4 a 20 mA HART Ex i activa	Ex ia $^{1}$ $U_0 = 21.8 \text{ V}$ $I_0 = 90 \text{ mA}$ $P_0 = 491 \text{ mW}$ $L_0 = 4.1 \text{ mH (IIC)/15 mH}$ (IIB) $C_0 = 160 \text{ nF (IIC)/}$ 1160  nF (IIB)	Ex ic $^{2)}$ $U_0 = 21.8 \text{ V}$ $I_0 = 90 \text{ mA}$ $P_0 = 491 \text{ mW}$ $L_0 = 9 \text{ mH (IIC)/39 mH}$ (IIB) $C_0 = 600 \text{ nF (IIC)/}$ 4000  nF (IIB)	

Código de producto "Salida; entrada 1"	Tipo de salida	Valores intrínsecamente seguros "Salida; entrada 1"		
		26 (+)	27 (-)	
		$\begin{split} &U_{i} = 30 \text{ V} \\ &I_{i} = 10 \text{ mA} \\ &P_{i} = 0.3 \text{ W} \\ &L_{i} = 5  \mu\text{H} \\ &C_{i} = 6 \text{ nF} \end{split}$		
Opción <b>HA</b>	PROFIBUS PA Ex i (Equipo de campo FISCO)	$Ex ia ^{1)} \\ U_i = 30 V \\ l_i = 570 mA \\ P_i = 8,5 W \\ L_i = 10 \mu H \\ C_i = 5 nF$	Ex ic $^{2}$ ) $U_{i} = 32 \text{ V}$ $l_{i} = 570 \text{ mA}$ $P_{i} = 8,5 \text{ W}$ $L_{i} = 10  \mu\text{H}$ $C_{i} = 5 \text{ nF}$	
Opción <b>TA</b>	Foundation Fieldbus Ex i	Ex ia $^{1)}$ $U_i = 30 \text{ V}$ $l_i = 570 \text{ mA}$ $P_i = 8,5 \text{ W}$ $L_i = 10  \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$	Ex ic <sup>2)</sup> $U_i = 32 \text{ V}$ $l_i = 570 \text{ mA}$ $P_i = 8,5 \text{ W}$ $L_i = 10  \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$	
Opción <b>RC</b>	PROFINET con Ethernet APL Ex i		<b>Ex ic</b> <sup>2)</sup> Carga de potencia 2-WISE perfil de puerto APL SLAC	

- 1) Solo disponible para el transmisor Proline 500 Zona 1; Clase I, División 1.
- 2) Solo disponible para el transmisor Zona 2; Clase I, División 2 y solo para Proline 500, transmisor digital

Código de pedido	Tipo de salida	po de salida Valores de seguridad intrínseca o valores NIFW			IIFW		
"Salida; entrada 2"; "Salida; entrada 3"; "Salida; entrada 4"		Salida; entrada 2 Salida; entrada 3		Salida; entrada 2 Salida; entrada 3 Salida; entrada 4 1)			
		24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
Opción C	Salida de corriente 4 a 20 mA Ex i pasiva	$U_{i} = 30 \text{ V}$ $l_{i} = 100 \text{ r}$ $P_{i} = 1,25$ $L_{i} = 0$ $C_{i} = 0$	nA				
Opción G	Salida de pulsos/ frecuencia/conmutación Ex-i pasiva	$\begin{aligned} &U_i = 30 \text{ V} \\ &l_i = 100 \text{ r} \\ &P_i = 1,25 \\ &L_i = 0 \\ &C_i = 0 \end{aligned}$	nA				

1) El código de pedido "Salida; entrada 4" solo está disponible para el transmisor digital Proline 500.

#### Supresión de caudal residual

El usuario puede ajustar los puntos de conmutación de la supresión de caudal residual.

#### Aislamiento galvánico

Las salidas están aisladas galvánicamente:

- de la alimentación
- entre ellas
- del terminal de compensación de potencial (PE)

# Datos específicos del protocolo

#### HART

ID fabricante	0x11
ID del tipo de equipo	0x3C
Revisión del protocolo HART	7
Ficheros descriptores del dispositivo (DTM, DD)	Información y ficheros en: www.es.endress.com

Carga HART	Mín. 250 Ω
Integración en el sistema	Información sobre la integración de sistemas: Manual de instrucciones $ ightarrow$ 143.
	<ul><li>Variables medidas mediante protocolo HART</li><li>Funcionalidad burst mode</li></ul>

#### Datos específicos del protocolo

ID del fabricante	0x452B48 (hex)
N.º de identificación	0x103C (hex)
Revisión del equipo	1
Revisión de DD	Información y ficheros en:
Revisión CFF	<ul><li>www.endress.com</li><li>www.fieldcommgroup.org</li></ul>
Prueba de interoperabilidad (ITK)	Versión 6.2.0
Número de campaña de prueba ITK	Información:  www.endress.com www.fieldcommgroup.org
Capacidades de enlace del dispositivo (LAS, link master capability)	Sí
Selección de "Enlace de equipo" and "Equipo básico"	Sí Ajuste de fábrica: Equipo básico
Dirección de nodo	Ajuste de fábrica: 247 (0xF7)
Funciones admitidas	Se admiten los métodos siguientes:  Reiniciar Reiniciar ENP Diagnóstico Configurar a OOS Configurar a AUTO Leer la tendencia de los datos Leer el libro de registro de eventos
Relaciones de Comunicación Vi	irtual (VCR)
Número de VCR	44
Número de objetos enlazados en VFD	50
Entradas permanentes	1
VCR cliente	0
VCR servidor	10
VCR fuente	43
VCR distribución de reportes	0
VCR suscriptor	43
VCR editor	43
Capacidades de enlace del disp	ositivo
Slot time	4
Retraso mínimo entre PDU	8

Retraso de respuesta máx.	16
Integración en el sistema	Información sobre la integración de sistemas: Manual de instrucciones  → 🖺 143.
	<ul> <li>Transmisión cíclica de datos</li> <li>Descripción de los módulos</li> <li>Tiempos de ejecución</li> <li>Métodos</li> </ul>

#### Datos específicos del protocolo

ID del fabricante	0x11						
N.º de identificación	0x1570						
Versión de perfil	3.02						
Ficheros descriptores del dispositivo (GSD, DTM, DD)	Información y ficheros en:  ■ https://www.endress.com/download  En la página de producto del equipo: PRODUCTOS → Buscador de productos  → Enlaces  ■ https://www.profibus.com						
Funciones admitidas	<ul> <li>Identificación &amp; Mantenimiento         Identificación sencilla del equipo considerando sistema de control y placa de identificación     </li> <li>Carga/descarga PROFIBUS         La lectura y escritura de parámetros es hasta 10 veces más rápida al utilizar carga/descarga PROFIBUS     </li> <li>Estado condensado         Información de diagnóstico muy sencilla y clara por clasificación de mensajes de diagnóstico emitidos     </li> </ul>						
Configuración de la dirección del equipo	<ul> <li>Microinterruptores en el módulo E/S de la electrónica</li> <li>Mediante software de configuración (p. ej. FieldCare)</li> </ul>						
Compatibilidad con modelos anteriores	Si se sustituye el equipo, el equipo de medición Promag 500 admite la compatibilidad de los datos cíclicos con los modelos anteriores. No es necesario ajustar los parámetros de ingeniería de la red PROFIBUS con el archivo Promag 500 GSD.  Modelos anteriores:  Promag 50 PROFIBUS DP  N.º de identificación: 1546 (hex)  Fichero GSD ampliado: EH3x1546.gsd  Fichero GSD estándar: EH3_1546.gsd  Promag 53 PROFIBUS DP  N.º de identificación: 1526 (hex)  Fichero GSD ampliado: EH3x1526.gsd  Fichero GSD estándar: EH3_1526.gsd  Fichero GSD estándar: EH3_1526.gsd  Descripción del alcance de la compatibilidad de las funciones: Manual de instrucciones → 143.						
Integración en el sistema	Información sobre la integración de sistemas: Manual de instrucciones  → 🖺 143.  ■ Transmisión cíclica de datos  ■ Modelo de bloques  ■ Descripción de los módulos						

#### Datos específicos del protocolo

ID del fabricante	0x11
N.º de identificación	0x156C
Versión de perfil	3.02

28

Ficheros descriptores del dispositivo (GSD, DTM, DD)	Información y ficheros en:  ■ https://www.endress.com/download  En la página de producto del equipo: PRODUCTOS → Buscador de productos  → Enlaces  ■ https://www.profibus.com						
Funciones admitidas	<ul> <li>Identificación &amp; Mantenimiento         Identificación sencilla del equipo considerando sistema de control y placa de         identificación</li> <li>Carga/descarga PROFIBUS         La lectura y escritura de parámetros es hasta 10 veces más rápida al utilizar         carga/descarga PROFIBUS</li> <li>Estado condensado         Información de diagnóstico muy sencilla y clara por clasificación de         mensajes de diagnóstico emitidos</li> </ul>						
Configuración de la dirección del equipo	<ul> <li>Microinterruptores en el módulo E/S de la electrónica</li> <li>Indicador local</li> <li>Mediante software de configuración (p. ej. FieldCare)</li> </ul>						
Compatibilidad con modelos anteriores	Si se sustituye el equipo, el equipo de medición Promag 500 admite la compatibilidad de los datos cíclicos con los modelos anteriores. No es necesario ajustar los parámetros de ingeniería de la red PROFIBUS con el archivo Promag 500 GSD.  Modelos anteriores:						
	<ul> <li>Promag 50 PROFIBUS PA</li> <li>N.º de identificación: 1525 (hex)</li> <li>Fichero GSD ampliado: EH3x1525.gsd</li> <li>Fichero GSD estándar: EH3_1525.gsd</li> <li>Promag 53 PROFIBUS PA</li> <li>N.º de identificación: 1527 (hex)</li> <li>Fichero GSD ampliado: EH3x1527.gsd</li> <li>Fichero GSD estándar: EH3_1527.gsd</li> <li>Fichero GSD estándar: EH3_1527.gsd</li> </ul>						
	Descripción del alcance de la compatibilidad de las funciones:  Manual de instrucciones → 🖺 143.						
Integración en el sistema	Información sobre la integración de sistemas: Manual de instrucciones $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $						
	<ul> <li>Transmisión cíclica de datos</li> <li>Modelo de bloques</li> <li>Descripción de los módulos</li> </ul>						

#### Modbus RS485

Protocolo	Especificaciones del protocolo de aplicaciones Modbus V1.1						
Tiempos de respuesta	<ul> <li>Acceso a datos directo: típicamente 25 50 ms</li> <li>Memoria intermedia para escaneado automático (rango de datos): típicamente 3 5 ms</li> </ul>						
Tipo de equipo	Esclavo						
Rango de números para la dirección del esclavo	l 247						
Gama de números para la dirección de difusión	0						
Códigos de función	<ul> <li>03: Lectura del registro de explotación</li> <li>04: Lectura del registro de entradas</li> <li>06: Escritura de registros individuales</li> <li>08: Diagnósticos</li> <li>16: Escritura de múltiples registros</li> <li>23: Lectura/escritura de múltiples registros</li> </ul>						
Mensajes de radiodifusión	Soportado por los siguientes códigos de función:  O6: Escritura de registros individuales  16: Escritura de múltiples registros  23: Lectura/escritura de múltiples registros						

Velocidad de transmisión soportada	<ul> <li>1200 BAUD</li> <li>2400 BAUD</li> <li>4800 BAUD</li> <li>9600 BAUD</li> <li>19200 BAUD</li> <li>38400 BAUD</li> <li>57600 BAUD</li> <li>115200 BAUD</li> </ul>							
Modo de transmisión de datos	ASCII RTU							
Acceso a datos	Se puede acceder a cada uno de los parámetros mediante Modbus RS485.  Para información de registro Modbus							
Compatibilidad con modelos anteriores	Si se sustituye el equipo, el equipo de medición Promag 500 admite la compatibilidad de los registros de Modbus para las variables del proceso y de la información de diagnóstico con el modelo anterior Promag 53. No es necesario modificar los parámetros de ingeniería en el sistema de automatización.							
	Descripción del alcance de la compatibilidad de las funciones: Manual de instrucciones $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $							
Integración en el sistema	Información sobre la integración de sistemas: Manual de instrucciones → 🖺 143.							
	<ul> <li>Información sobre el Modbus RS485</li> <li>Códigos de función</li> <li>Información de registro</li> <li>Tiempo de respuesta</li> <li>Mapa de datos Modbus</li> </ul>							

#### EtherNet/IP

Protocolo	<ul> <li>Biblioteca CIP Networks Library, volumen 1: Protocolo industrial común</li> <li>Biblioteca CIP Networks Library, volumen 2: Adaptación a EtherNet/IP de CIP</li> </ul>						
Tipo de comunicaciones	■ 10Base-T ■ 100Base-TX						
Perfil del equipo	Dispositivo genérico (tipo de producto: 0x2B)						
ID del fabricante	0x000049E						
ID del tipo de equipo	0x103C						
Velocidad de transmisión en baudios	Detección $^{10}\!\!/_{100}$ Mbit automática con semidúplex y dúplex total						
Polaridad	Autopolaridad para corrección automática de pares cruzados TxD y RxD						
Conexiones CIP soportadas	Máx. 3 conexiones						
Conexiones explícitas	Máx. 6 conexiones						
Conexiones E/S	Máx. 6 conexiones (escáner)						
Opciones de configuración del equipo de medición	<ul> <li>Microinterruptores en módulo de la electrónica para ajustar la direcc IP</li> <li>Software específico del fabricante (FieldCare)</li> <li>Perfil de ampliación Nivel 3 para sistemas de control de Rockwell Automation</li> <li>Navegador de Internet</li> <li>Hoja electrónica de datos (EDS) integrada en el equipo de medición</li> </ul>						
Configuración de la interfaz de EtherNet	<ul> <li>Velocidad: 10 MBit, 100 MBit, auto (ajuste de fábrica)</li> <li>Duplex: semidúplex, dúplex total, auto (ajuste de fábrica)</li> </ul>						

Configuración de la dirección del equipo	<ul> <li>Microinterruptores para ajustar la dirección IP (último octeto) dispuesto en el módulo de la electrónica</li> <li>DHCP</li> <li>Software específico del fabricante (FieldCare)</li> <li>Perfil de ampliación Nivel 3 para sistemas de control de Rockwell Automation</li> <li>Navegador de Internet</li> <li>Herramientas para EtherNet/IP, p. ej., RSLinx (Rockwell Automation)</li> </ul>			
Anillo a nivel de dispositivo (DLR)	Sí			
Integración en el sistema	Información sobre la integración de sistemas: Manual de instrucciones → 🗎 143.			
	<ul> <li>Transmisión cíclica de datos</li> <li>Modelo de bloques</li> <li>Grupos de entrada y salida</li> </ul>			

#### Datos específicos del protocolo

D / 1						
Protocolo	Protocolo de la capa de aplicación para periféricos de equipo descentralizados y automatización distribuida, versión 2.3					
Tipo de comunicaciones	100 MBit/s					
Clase de conformidad	Clase de conformidad B					
Clase Netload	Netload de clase 2 a 10 Mbps					
Velocidad de transmisión en baudios	Detección 100 Mbit/s automática con dúplex total					
Duración de los ciclos	A partir de 8 ms					
Polaridad	Autopolaridad para corrección automática de pares cruzados TxD y RxD					
Protocolo MRP (Media Redundancy Protocol)	Sí					
Asistencia para sistemas redundantes	Sistema redundante S2 (2 bloques aritméticos con 1 punto de acceso a red)					
Perfil del equipo	Aplicación de identificador de interfaz 0xF600 Dispositivo genérico					
ID del fabricante	0x11					
ID del tipo de equipo	0x843C					
Ficheros descriptores del dispositivo (GSD, DTM, DD)	Información y ficheros en:  ■ www.endress.com  En la página de producto del equipo: Documentos/Software → Drivers del instrumento  ■ www.profibus.com					
Conexiones admitidas	<ul> <li>2 x AR (conexión AR con el Controlador de E/S)</li> <li>1 x AR (conexión AR permitida con el equipo supervisor de E/S)</li> <li>1 x Entrada CR (Relación de Comunicación)</li> <li>1 x Salida CR (Relación de Comunicación)</li> <li>1 x Alarma CR (Relación de Comunicación)</li> </ul>					
Opciones de configuración del equipo de medición	<ul> <li>Microinterruptores en módulo de la electrónica para la asignación del nombre del equipo (última parte)</li> <li>Software de gestión de activos (FieldCare, DeviceCare Field Xpert)</li> <li>Servidor web integrado mediante navegador web y dirección IP</li> <li>El fichero maestro del dispositivo (GSD) puede leerse desde el servidor web que hay integrado en el equipo de medición.</li> <li>Configuración en planta</li> </ul>					
Configuración del nombre del equipo	<ul> <li>Microinterruptores en módulo de la electrónica para la asignación del nombre del equipo (última parte)</li> <li>Protocolo DCP</li> <li>Software de gestión de activos (FieldCare, DeviceCare Field Xpert)</li> <li>Servidor web integrado</li> </ul>					

Funciones admitidas	<ul> <li>Identificación y mantenimiento, sencillo identificador de equipos mediante:</li> <li>Sistema de control</li> <li>Placa de identificación</li> <li>Estado del valor medido         <ul> <li>Las variables de proceso se transmiten con un estado de valor medido</li> </ul> </li> <li>Elemento parpadeante en el indicador local para una identificación y asignación sencilla del equipo</li> <li>Funcionamiento de los equipos mediante el software de gestión de activos (p. ej., FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM)</li> </ul>				
Integración en el sistema	Información sobre la integración de sistemas: Manual de instrucciones  → 🗎 143.  ■ Transmisión cíclica de datos  ■ Visión general y descripción de los módulos  ■ Codificación de estado  ■ Configuración de inicio  ■ Ajuste de fábrica				

#### Datos específicos del protocolo

Protocolo	Protocolo de la capa de aplicación para periféricos de equipo descentralizados y automatización distribuida, versión 2.43						
Tipo de comunicaciones	Capa física avanzada de Ethernet 10BASE-T1L						
Clase de conformidad	Conformidad de clase B (PA)						
Clase Netload	Clase 2 de robustez de la carga neta de PROFINET10 Mbit/s						
Velocidad de transmisión en baudios	10 Mbit/s Dúplex total						
Duración de los ciclos	64 ms						
Polaridad	Corrección automática de las líneas de señal "APL +" y "APL -" cruzadas						
Protocolo MRP (Media Redundancy Protocol)	No es posible (conexión punto a punto con el interruptor de campo APL)						
Asistencia para sistemas redundantes	Redundancia del sistema S2 (2 AR con 1 NAP)						
Perfil del equipo	PROFINET PA perfil 4 (identificador de interfaz de aplicación API: 0x9700)						
ID del fabricante	17						
ID del tipo de equipo	0xA43C						
Ficheros descriptores del equipo (GSD, DTM, FDI)	Información y ficheros disponibles en:  www.endress.com → Sección de descargas  www.profibus.com						
Conexiones admitidas	<ul> <li>2 AR (AR de controlador de ES)</li> <li>2 x AR (conexión AR permitida con el equipo supervisor de E/S)</li> </ul>						
Opciones de configuración del equipo de medición	<ul> <li>Microinterruptores en módulo de la electrónica para la asignación del nombre del equipo (última parte)</li> <li>Software de gestión de activos (FieldCare, DeviceCare Field Xpert)</li> <li>Servidor web integrado mediante navegador web y dirección IP</li> <li>El fichero maestro del dispositivo (GSD) puede leerse desde el servidor we que hay integrado en el equipo de medición.</li> <li>Configuración en planta</li> </ul>						
Configuración del nombre del equipo	<ul> <li>Microinterruptores en módulo de la electrónica para la asignación del nombre del equipo (última parte)</li> <li>Protocolo DCP</li> <li>Software de gestión de activos (FieldCare, DeviceCare Field Xpert)</li> <li>Servidor web integrado</li> </ul>						

Funciones compatibles	<ul> <li>Identificación y mantenimiento, sencillo identificador de equipos mediant</li> <li>Sistema de control</li> <li>Placa de identificación</li> <li>Estado del valor medido</li> <li>Las variables de proceso se transmiten con un estado de valor medido</li> <li>Elemento parpadeante en el indicador local para una identificación y asignación sencilla del equipo</li> <li>Funcionamiento de los equipos mediante el software de gestión de activo: (p. ej., FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM con paquete FDI)</li> </ul>				
Integración en el sistema	Información sobre la integración de sistemas: Manual de instrucciones  → 🖺 143.  ■ Transmisión cíclica de datos  ■ Visión general y descripción de los módulos  ■ Codificación de estado  ■ Ajuste de fábrica				

## Alimentación

#### Asignación de terminales

Transmisor: tensión de alimentación, entrada/salidas

#### HART

	Tensión de Entrada/salida alimentación 1		Entrada/salida 2		Entrada/salida 3		Entrada/salida 4		
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		La asignación de terminales depende de la versión específica del equipo solicitada en el pedido → 🖺 14.							

#### FOUNDATION Fieldbus

Tensión de alimentación		Entrada/salida 1		Entrada/salida 2		Entrada/salida 3		Entrada/salida 4	
1 (+)	2 (-)	26 (A)	27 (B)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		La asignación de terminales depende de la versión específica del equipo solicitada en el pedido → 🖺 14.					da en el		

#### PROFIBUS DP

	Tensión de alimentación		Entrada/salida 1		Entrada/salida 2		Entrada/salida 3		Entrada/salida 4	
1 (	(+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
			La asignación de terminales depende de la versión específica del equipo solicitada en el pedido → 🖺 14.							

#### PROFIBUS PA

Tensión de alimentación		Entrada/salida 1		Entrada/salida 2		Entrada/salida 3		Entrada/salida 4	
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		La asignación de terminales depende de la versión específica del equipo solicitada en el pedido → 🖺 14.							

#### Modbus RS485

	ón de itación	Entrada/salida 1		Entrada/salida 2		Entrada/salida 3		Entrada/salida 4	
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		La asignación de terminales depende de la versión específica del equipo solicitada en el pedido $\Rightarrow \ \ \cong \ \ 14.$						da en el	

#### Modbus TCP con Ethernet-APL

Tensión de Entrada/salida alimentación 1		Entrada/salida 2		Entrada/salida 3		Entrada/salida 4			
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		La asignación de terminales depende de la versión específica del equipo solicitada en el pedido → 🖺 14.							

#### EtherNet/IP

	ión de ntación	Entrada/salida 1	Entrada/salida 2		Entrada/salida 3		Entrada/salida 4		
1 (+)	2 (-)	EtherNet/IP	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)	
		(Conector RJ45)	La asignación de terminales depende de la versión específica del equipo solicitada en el pedido → 🖺 14.						

#### **PROFINET**

	ón de itación	Entrada/salida 1	Entrada/salida 2		Entrada/salida 3		Entrada/salida 4	
1 (+)	2 (-)	PROFINET	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		(Conector RJ45)	La asignación de terminales depende de la versión específica del equipo solicitada en el pedido → 🗎 14.					

#### PROFINET con Ethernet-APL

	ón de itación	Entrada/salida 1		Entrada/salida 2		Entrada/salida 3		Entrada/salida 4	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		La asignación de terminales depende de la versión específica del equipo solicitada en el pedido → 🖺 14.					da en el		

#### Cabezal de conexión del transmisor y del sensor: cable de conexión

El sensor y el transmisor, que se montan cada uno en un lugar distinto, están interconectados mediante un cable de conexión. El cable se conecta mediante el cabezal de conexión del sensor y el cabezal del transmisor.

Asignación de terminales y conexión del cable de conexión:

- Proline 500, digital  $\rightarrow$   $\stackrel{\triangle}{=}$  38
- Proline 500 → 🖺 39

# Conectores de equipo disponibles

No se pueden utilizar los conectores en zonas con peligro de explosión.

#### Conectores de equipo para sistemas en bus de campo:

Código de producto para "Entrada; salida 1"

- Opción **SA** "Foundation Fieldbus" → 🖺 35
- Opción **GA** "PROFIBUS PA" → 🖺 35
- Opción **NA** "EtherNet/IP" → 🖺 35
- Opción **RA**: PROFINET → 🗎 35

#### Conectores de equipo para la conexión a la interfaz de servicio:

Código de producto para "Accesorios montados"

Opción **NB**, adaptador RJ45 M12 (interfaz de servicio) → 🖺 37

#### Código de producto para "Entrada; salida 1", opción SA "FOUNDATION Fieldbus"

Código de pedido para	Entrada de cable/conexión → 🖺 39				
"Conexión eléctrica"	2	3			
M, 3, 4, 5	Conector 7/8"	_			

#### Código de producto para "Entrada; salida 1", opción GA "PROFIBUS PA"

Código de pedido para	Entrada de cable/conexión → 🖺 39				
"Conexión eléctrica"	2	3			
L, N, P, U	Conector M12 × 1	-			

#### Código de producto para "Entrada; salida 1", opción NA "EtherNet/IP"

Código de pedido para	Entrada de cable/conexión → 🖺 39			
"Conexión eléctrica"	2	3		
L, N, P, U	Conector M12 × 1	-		
R <sup>1) 2)</sup> , S <sup>1) 2)</sup> , T <sup>1) 2)</sup> , V <sup>1) 2)</sup>	Conector M12 × 1	Conector M12 × 1		

- No se puede combinar con una antena WLAN externa (código de producto para "Accesorios adjuntos", opción P8) de un adaptador M12 RJ45 para la interfase de servicio (código de producto para "Accesorios montados", opción NB) o del módulo remoto de indicación y operación DKX001
- 2) Apto para la integración del equipo en una topología en anillo.

#### Código de producto para "Entrada; salida 1", opción RA "PROFINET"

Código de pedido para	Entrada de cable/conexión → 🖺 39				
"Conexión eléctrica"	2	3			
L, N, P, U	Conector M12 × 1	_			
R <sup>1)2)</sup> , S <sup>1)2)</sup> , T <sup>1)2)</sup> , V <sup>1)2)</sup>	Conector M12 × 1	Conector M12 × 1			

- No se puede combinar con una antena WLAN externa (código de producto para "Accesorios adjuntos", opción P8) de un adaptador M12 RJ45 para la interfase de servicio (código de producto para "Accesorios montados", opción NB) o del módulo remoto de indicación y operación DKX001.
- 2) Apto para la integración del equipo en una topología en anillo.

#### Código de pedido para "Entrada; salida 1", opción RB "PROFINET con Ethernet-APL"

Código de pedido	Entrada de cable/conexión → 🖺 39		
"Conexión eléctrica"	2	3	
L, N, P, U	Conector M12 × 1	-	

#### Código de producto para "Accesorios montados", opción NB "Adaptador RJ45 M12 (interfaz de servicio)"

Código de producto	Entrada/acoplamiento de cables → 🖺 39			
"Accesorios montados"	Entrada de cable 2	Entrada de cable 3		
NB	Conector M12 × 1	-		

#### Asignación de pines, conector del equipo

#### Asignación de pines para la conexión del equipo

	Pin	Asignación		Codificación	Conector/enchufe
2 / 3	1	+	Señal +	A	Conector
1 4	2	-	Señal –		
	3		Puesta a tierra		
	4		Sin asignar		

#### Asignación de pines para la conexión del equipo

	Pin		Asignación	Codificación	Conector/enchufe
2 3	1	+	PROFIBUS PA +	A	Conector
1 4	2		Puesta a tierra		
	3	-	PROFIBUS PA -		
	4		Sin asignar		

## Conector recomendado:

- Binder, serie 713, n.º de pieza 99 1430 814 04
- Phoenix, n.º de pieza 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO

#### Asignación de pines para la conexión del equipo

2	Pin		Asignación	
	1	+	TD +	
1 3	2	+	RD +	
	3	-	TD -	
	4	-	RD -	
4 A0032047	Codificació		Conector/enchufe	
n		1		
	Ι	)	Zócalo	

- Conector recomendado:
  Binder, serie 825, n.º de pieza 99 3729 810 04
  - Phoenix, núm. de pieza 1543223 SACC-M12MSD-4Q


#### PROFINET con Ethernet-APL

3 4 2 1	Pin	Asignación	Codificación	Conector macho/ conector hembra
	1	Señal APL –	А	Conector
	2	Señal APL +		hembra
	3	Blindaje del cable <sup>1</sup>		
	4	No se usa		

Caja con conector metálico	Apantallamiento del cable		
<sup>1</sup> Si se usa un blindaje de cable			

- Conector recomendado:
   Binder, serie 713, n.º de pieza 99 1430 814 04
  - Phoenix, n.º de pieza 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO

### EtherNet/IP



# Conector recomendado:

- Binder, serie 825, n.º de pieza 99 3729 810 04
- Phoenix, núm. de pieza 1543223 SACC-M12MSD-4Q

### Interfaz de servicio para

Código de producto para "Accesorios montados", opción NB: "Adaptador RJ45 M12 (interfaz de servicio)"

2	Pin		Asignación
	1	+	Tx
1 3	2	+	Rx
	3	-	Tx
	4	-	Rx
4 A0032047	Codif	icació 1	Conector/enchufe
	Ι	)	Zócalo

# Conector recomendado:

- Binder, serie 825, n.º de pieza 99 3729 810 04
- Phoenix, núm. de pieza 1543223 SACC-M12MSD-4Q

# Tensión de alimentación

Código de pedido "Fuente de alimentación"	Tensión en los terminales		Rango de frecuencias
Opción <b>D</b>	CC 24 V	±20 %	-
Opción <b>E</b>	CA 100 240 V	-15+10 %	50/60 Hz, ±4 Hz
Opción <b>I</b>	CC 24 V	±20%	-
Opcion I	CA 100 240 V	-15+10 %	50/60 Hz, ±4 Hz

# Consumo de potencia

## Transmisor

Máx. 10 W (potencia activa)

corriente de activación	Máx. 36 A (<5 ms) conforme a la recomendación NAMUR NE 21
-------------------------	---

### Consumo de corriente

### Transmisor

- Máx. 400 mA (24 V)
- Máx. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)

### Fallo de alimentación

- Los totalizadores se detienen en el último valor medido.
- Según la versión del equipo, la configuración se retiene en la memoria del equipo o en la memoria de datos intercambiable (HistoROM DAT).
- Se guardan los mensajes de error (incl. horas de funcionamiento en total).


# Elemento de protección contra sobretensiones

Se debe manejar el equipo con un disyuntor específico, ya que no tiene un interruptor de encendido/apagado propio.

- El disyuntor debe ser de fácil acceso y estar etiquetado como tal.
- Corriente nominal admisible del disyuntor: 2 A hasta un máximo 10 A.

### Conexión eléctrica

### Conexión del cable de conexiones: Proline 500 - digital



A002819

- 1 Entrada para el cable en la caja del transmisor
- 2 Conexión del terminal para la compensación de potencial (PE)
- 3 Cable de conexión de comunicación ISEM
- 4 Puesta a tierra mediante conexión a tierra; en la versión con conector de equipo se realiza a través del conector mismo
- 5 Entrada de cables para cables o conexión de conectores de equipo en la caja de conexiones del sensor
- 6 Conexión del terminal para la compensación de potencial (PE)

Dependiendo de la versión del equipo de la caja de conexión del sensor, el cable de conexión se conecta a través de terminales o conectores del equipo.

Caja de conexiones del sensor Código de producto para "Caja"	Conexión a caja de conexión del sensor mediante	Conexión a caja del transmisor mediante
Opción <b>B</b> : inoxidable	Terminales	Terminales
Opción <b>C</b> : ultracompacto, higiénico, inoxidable	Conector del equipo	Terminales

Asignación de pines, conector del equipo

Los conectores del equipo están disponibles únicamente para la versión del equipo, código de producto para "Caja":


Opción **C**: ultracompacto, higiénico, inoxidable

Para conexión a la caja de conexiones del sensor.

2	Pin	Color 1)		Asignación	Conexión a terminal
	1	Marrón	+	Tensión de alimentación	61
3 0 0 0 1	2	Blanco	A	Comunicación ISEM	64
_5	3	Azul	В	Contunicación iservi	63
4	4	Negro	-	Tensión de alimentación	62
	5	_		_	_
	Codificación			Conector/enchufe	
		A		Conector	

- Colores del cable de conexión
- Opcionalmente se encuentra disponible un cable de conexiones con un conector del equipo.

### Conexión del cable de conexiones: Proline 500




- Conexión de terminal para compensación de potencial (tierra de protección)
- 2 Entrada de cables para el cable de corriente de bobina en el cabezal de conexión del transmisor
- 3 Cable de corriente de la bobina
- Entrada de cables para el cable de señalización en el cabezal de conexión del transmisor
- Cable de señal
- Entrada de cables para el cable de señalización en el cabezal de conexión del sensor
- Conexión de terminal para compensación de potencial (tierra de protección)
- Entrada de cables para el cable de corriente de bobina en la caja de conexiones del sensor

### Conexión al transmisor

- Asignación de terminales → 🖺 33
  - Asignación de pines del conector del equipo → 🖺 36


### Conexión del transmisor: Proline 500, digital



Δ0028200

- 1 Conexión de terminal para la tensión de alimentación
- 2 Conexión del terminal para la transmisión de señales, entrada/salida
- 3 Conexión del terminal para la transmisión de señales, entrada/salida
- 4 Conexión del terminal para el cable de conexión entre el sensor y el transmisor
- 5 Conexión del terminal para la transmisión de la señal, entrada/salida o terminal para conexión de red (cliente DHCP) a través de la interfaz de servicio (CDI-RJ45); opcional: conexión para antena WLAN externa
- 6 Conexión de terminal para compensación de potencial (tierra de protección)
- Se dispone opcionalmente de un adaptador para RJ45 a conector M12: Código de pedido para "Accesorios", opción **NB**: "Adaptador RJ45 M12 (interfaz de servicio)" El adaptador conecta la interfaz de servicio (CDI-RJ45) a un conector M12 montado en la entrada de cable. La conexión a la interfaz de servicio se puede establecer así mediante un conector M12 sin abrir el equipo.
- Conexión a red (cliente DHCP) mediante una interfaz de servicio (CDI-RJ45) → 🖺 126

Conexión del transmisor: Proline 500



A0026781

- 1 Conexión de terminal para la tensión de alimentación
- 2 Conexión del terminal para la transmisión de señales, entrada/salida
- 3 Conexión del terminal para la transmisión de la señal, entrada/salida o terminal para conexión de red (cliente DHCP) a través de la interfaz de servicio (CDI-R]45); opcional: conexión para antena WLAN externa
- 4 Conexión de terminal para compensación de potencial (tierra de protección)
- Se dispone opcionalmente de un adaptador para RJ45 a conector M12: Código de pedido para "Accesorios", opción **NB**: "Adaptador RJ45 M12 (interfaz de servicio)" El adaptador conecta la interfaz de servicio (CDI-RJ45) a un conector M12 montado en la entrada de cable. La conexión a la interfaz de servicio se puede establecer así mediante un conector M12 sin abrir el equipo.
- Conexión a red (cliente DHCP) mediante una interfaz de servicio (CDI-RJ45) → 🖺 126

### Conexión en una topología en anillo

Las versiones de equipo con los protocolos de comunicación EtherNet/IP y PROFINET pueden integrar en una topología en anillo. El equipo se integra mediante la conexión a terminal para la transmisión de señales (salida 1) y la conexión a la interfase de servicio (CDI-RJ45).


No es posible conectar los transmisores dotados con una homologación Ex de protección contra explosiones mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45).

Código de producto para "Transmisor + sensor con certificado", opciones (Ex de):

BB, C2, GB, MB, NB


- Integrar el transmisor en una topología en anillo:
  - EtherNet/IP
  - PROFINET

Transmisor: Proline 500 – digital



- 1 Conexión del terminal para tensión de alimentación
- 2 Conexión del terminal para la transmisión de señales, entrada/salida
- 2 Conexión del terminal para la transmisión de señales: PROFINET o EtherNet/IP (conector RJ45)
- 4 Conexión del terminal para el cable de conexión entre el sensor y el transmisor
- 5 Conexión de terminal a interfaz de servicio (CDI-RJ45)
- 6 Conexión del terminal para compensación de potencial (PE)

### Transmisor: Proline 500




A0026781

- 1 Conexión del terminal para tensión de alimentación
- 2 Conexión del terminal para la transmisión de señales: PROFINET o EtherNet/IP (conector RJ45)
- 3 Conexión de terminal a interfaz de servicio (CDI-RJ45)
- 4 Conexión del terminal para compensación de potencial (PE)

Si el equipo dispone de entradas/salidas adicionales, estas se guían en paralelo mediante la entrada de cables para la conexión a la interfaz de servicio.


### Ejemplos de conexión

Salida de corriente de 4 a 20 mA HART



A0029055


- 2 Ejemplo de conexión de una salida de corriente de 4 a 20 mA HART (activa)
- 1 Sistema de automatización con entrada de corriente (p. ej., PLC)
- 2 Conecte a tierra el apantallamiento del cable en un extremo. El apantallamiento del cable se debe conectar a tierra en ambos extremos para cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC); tenga en cuenta las especificaciones del cable → 🖺 52
- 3 Conexión para equipos de configuración HART → 🖺 120
- 4 Resistor para comunicaciones HART ( $\geq$  250  $\Omega$ ): Tenga en cuenta la carga máx.  $\rightarrow$   $\implies$  16
- 6 Transmisor



A0028762

- 3 Ejemplo de conexión de una salida de corriente de 4 a 20 mA HART (pasiva)
- 1 Sistema de automatización con entrada de corriente (p. ej., PLC)
- 2 Alimentación
- 3 Conecte a tierra el apantallamiento del cable en un extremo. El apantallamiento del cable se debe conectar a tierra en ambos extremos para cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC); tenga en cuenta las especificaciones del cable → 🖺 52
- 4 Unidad indicadora analógica: Tenga en cuenta la carga máxima → 🖺 16
- 5 Transmisor


### Entrada HART



1002076

- 4 Ejemplo de conexión de una entrada HART con negativo común (pasivo)
- 1 Sistema de automatización con salida HART (p. ej., PLC)
- 2 Barrera activa para fuente de alimentación (p. ej., RN221N)
- 3 Conecte a tierra el apantallamiento del cable en un extremo. El apantallamiento del cable se debe conectar a tierra en ambos extremos para cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC); tenga en cuenta las especificaciones del cable
- 4 Unidad indicadora analógica: Tenga en cuenta la carga máxima → 🖺 16
- Equipo de medición de presión (p. ej., Cerabar M, Cerabar S): tenga en cuenta los requisitos
- 6 Transmison

### PROFIBUS PA




A00287

### ■ 5 Ejemplo de conexión de PROFIBUS PA

- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Acoplador de segmentos PROFIBUS PA
- 3 Blindaje de cable en uno de los extremos. Para cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC), el blindaje del cable debe conectarse por los dos extremos con tierra; cumpla asimismo con las especificaciones relativas al cable
- 4 Caja de conexiones en T
- 5 Equipo de medición
- 6 Conexión local con tierra
- 7 Terminador de bus (impedancia terminal)
- 8 Línea de igualación de potencial

### PROFIBUS DP




A002876

- 6 Ejemplo de conexión de PROFIBUS DP, zona no peligrosa y zona clase 2/div. 2
- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Blindaje de cable en uno de los extremos. Para cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC), el blindaje del cable debe conectarse a tierra por los dos extremos; cumpla asimismo con las especificaciones relativas al cable
- 3 Caja de distribución
- 4 Transmisor


Si la velocidad de transmisión es > 1,5 MBaud, debe utilizarse una entrada de cable EMC (Compatibilidad electromagnética) y el blindaje del cable debe llegar hasta el terminal, siempre que sea posible.

### EtherNet/IP




- 7 Ejemplo de conexión de EtherNet/IP
- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Conmutador para Ethernet
- 3 Tenga en cuenta las especificaciones del cable
- 4 Conector del equipo
- 5 Transmisor

### EtherNet/IP: topología de anillo a nivel de dispositivo (DLR, device level ring)



- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Conmutador para Ethernet
- 3 Observe las especificaciones del cable  $\rightarrow \stackrel{\circ}{\blacksquare} 52$
- 4 Transmisor
- 5 Conexión de cables entre los dos transmisores


# PROFINET



■ 8 Ejemplo de conexión para PROFINET


- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Conmutador para Ethernet
- 3 Tenga en cuenta las especificaciones del cable
- 4 Conector del equipo
- 5 Transmisor

### PROFINET con Ethernet-APL




- 9 Ejemplo de conexión para PROFINET con Ethernet APL
- 1 Apantallamiento del cable
- 2 Equipo de medición
- 3 Conexión local con tierra
- 4 Compensación de potencial
- 5 Enlace o TCP
- 6 Interruptor de campo

## Protocolo MRP (Media Redundancy Protocol)



- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Conmutador para Ethernet
- 3 Observe las especificaciones del cable  $\rightarrow \stackrel{\cdot}{\cong} 52$
- 4 Transmisor
- 5 Conexión de cables entre los dos transmisores


### PROFINET: sistema redundante S2



 $\blacksquare 10$  Ejemplo de conexión para redundancia de sistema S2

- Sistema de control 1 (p. ej., PLC)
- Sincronización de los sistemas de control 2
- Sistema de control 2 (p. ej., PLC)
- 4 Conmutador basado en tecnología de Ethernet industrial
- Transmisor


### FOUNDATION Fieldbus



### Ejemplo de conexión de FOUNDATION Fieldbus


- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Acondicionador de energía (FOUNDATION Fieldbus)
- $Blindaje\ de\ cable\ en\ uno\ de\ los\ extremos.\ Para\ cumplir\ los\ requisitos\ de\ compatibilidad\ electromagn\'etica$ (EMC), el blindaje del cable debe conectarse por los dos extremos con tierra; cumpla asimismo con las especificaciones relativas al cable
- Caja de conexiones en T
- Equipo de medición
- 6 Conexión local con tierra
- Terminador de bus (impedancia terminal)
- Línea de igualación de potencial

### Modbus RS485



- 🖻 12 Ejemplo de conexión para Modbus RS485, área exenta de peligro y Zona 2/Div. 2
- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Conecte a tierra el apantallamiento del cable en un extremo. El apantallamiento del cable se debe conectar a tierra en ambos extremos para cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC); tenga en cuenta las especificaciones del cable
- 3 Caja de distribución
- 4 Transmisor

### Modbus con TCP-APL




A0047536

■ 13 Ejemplo de conexión para Modbus con TCP-APL


- 1 Blindaje del cable
- 2 Equipo de medición
- 3 Conexión local con tierra
- 4 Compensación de potencial
- 5 Enlace o TCP
- 6 Interruptor de campo

48

### Salida de corriente 4-20 mA HART




- 14 Ejemplo de conexión de salida de corriente de 4-20 mA (activa)
- Sistema de automatización con entrada de corriente (p. ej., PLC)
- Unidad indicadora analógica: Tenga en cuenta la carga máxima  $\rightarrow~ riangleq 16$
- Transmisor




- Ejemplo de conexión de salida de corriente de 4-20 mA (pasiva)
- Sistema de automatización con entrada de corriente (p. ej., PLC)
- Barrera activa para fuente de alimentación (p. ej., RN221N)
- 3 Unidad indicadora analógica: Tenga en cuenta la carga máxima → 🖺 16
- Transmisor

### Salida de pulsos/frecuencia salida




- Ejemplo de conexión para salida de pulsos/frecuencia (pasiva)
- Sistema de automatización con entrada de pulsos/frecuencia (p. ej., PLC con resistencia "pull up" o "pull down" de  $10 k\Omega$ )
- Alimentación

### Salida de conmutación




- Ejemplo de conexión de una salida de conmutación (pasiva)
- Sistema de automatización con entrada de conmutación (p. ej., PLC con una resistencia "pull-up" o "pull-down" de  $10 \text{ k}\Omega$ )
- Alimentación
- 3 Transmisor: Tenga en cuenta los valores de entrada → 🖺 19

### Salida de pulso doble




- **■** 18 Ejemplo de conexión de una doble salida de pulsos (activa)
- 1 Sistema de automatización con doble entrada de pulsos (p. ej., PLC)
- Transmisor: tenga en cuenta los valores de entrada  $\Rightarrow \implies 21$ 2
- 3 Salida de pulso doble
- Salida de pulsos doble (esclavo), desplazamiento de fase



- Ejemplo de conexión de una doble salida de pulsos (pasiva)
- 1 Sistema de automatización con doble entrada de pulsos (p. ej., PLC con una resistencia "pull-up" o "pull-down" de  $10 k\Omega$ )
- 2 Alimentación
- 3
- Salida de pulso doble
- Salida de pulsos doble (esclavo), desplazamiento de fase


### Salida de relé



🛮 20 🛮 Ejemplo de conexión de una salida de relé (pasiva)

- 1 Sistema de automatización con entrada de relé (p. ej., PLC)
- 2 Alimentación
- 3 Transmisor: Tenga en cuenta los valores de entrada ightarrow 🖺 21


### Entrada de corriente



■ 21 Ejemplo de conexión de una entrada de corriente de 4 a 20 mA

- 1 Alimentación
- 2 Caja de terminales
- 3 Equipo de medición externo (por ejemplo, para la lectura de medidas de presión o temperatura)
- 4 Transmisor

## Entrada de estado



■ 22 Ejemplo de conexión de una entrada de estado

- 1 Sistema de automatización con salida de estado (p. ej., PLC)
- 2 Alimentación
- 3 Transmisor

**Terminales** 

Terminales con resorte: aptos para cables trenzados con y sin terminales de empalme. Sección transversal del hilo conductor 0,2 ... 2,5 mm $^2$  (24 ... 12 AWG).

#### Entradas de cable

- Prensaestopas: M20 × 1,5 con cable Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Rosca de la entrada de cable:
  - NPT ½"
  - G ½"
  - M20
- Conectores de equipo para el acoplamiento de cables: M12
  Para las versiones de equipo con los códigos de producto para "Caja de conexión del sensor" siempre se usa un dispositivo de acoplamiento, opción **C** "Ultracompacto, higiénico, inoxidable".

### Especificación de los cables

### Rango de temperaturas admisibles

- Se debe respetar las normativas de instalación vigentes en el país de instalación.
- Los cables deben ser aptos para las temperaturas mínimas y máximas previstas.

### Cable de alimentación (incl. el conductor para el borne de tierra interno)

Un cable de instalación estándar resulta suficiente.

### Cable de puesta a tierra de protección para el borne de tierra

Sección transversal del conductor < 2,1 mm<sup>2</sup> (14 AWG)

El uso de un terminal de cable permite conectar secciones transversales mayores.

La impedancia de la puesta a tierra debe ser inferior a  $2~\Omega$ .

#### Cable de señal

Salida de corriente de 4 a 20 mA HART

Se recomienda usar un cable apantallado. Tenga en cuenta el esquema de puesta a tierra de la planta.

## PROFIBUS PA

Cable apantallado a 2 hilos trenzados. Se recomienda cable de tipo A .



Para más información sobre la planificación e instalación de redes PROFIBUS, véase:

- Manual de instrucciones "PROFIBUS DP/PA: guía para la planificación y puesta en marcha" (BA00034S)
- Directiva PNO 2.092 "Guía de usuario e instalación de PROFIBUS PA"
- IEC 61158-2 (MBP)

### PROFIBUS DP

La norma IEC 61158 especifica dos tipos de cable (A y B) para la línea de bus y que puede utilizarse para cualquier velocidad de transmisión. Se recomienda un cable de tipo A.

Tipo de cable	A
Impedancia característica	135 165 Ω a la frecuencia de medición de 3 20 MHz
Capacitancia del cable	< 30 pF/m
Sección transversal del conductor	> 0,34 mm <sup>2</sup> (22 AWG)
Tipo de cable	Pares trenzados
Resistencia del lazo	≤ 110 Ω/km

Amortiguación de la señal	Máx. 9 dB en toda la longitud del cable	
Blindaje de apantallamiento	Blindaje de cobre trenzado o blindaje de malla con lámina. Cuando conecte el blindaje del cable con tierra, tenga en cuenta el sistema de puesta a tierra de la planta.	



Para más información sobre la planificación e instalación de redes PROFIBUS, véase:

- Manual de instrucciones "PROFIBUS DP/PA: guía para la planificación y puesta en marcha" (BA00034S)
- Directiva PNO 2.092 "Guía de usuario e instalación de PROFIBUS PA"
- IEC 61158-2 (MBP)

### EtherNet/IP

La norma ANSI/TIA/EIA-568-Anexo B.2 especifica CAT 5 como categoría mínima para un cable a utilizar para EtherNet/IP. Recomendamos CAT 5e y CAT 6.



Para más información sobre la planificación e instalación de redes EtherNet/IP, consulte por favor el manual "Planificación de medios e instalación. EtherNet/IP" de la organización ODVA

### **PROFINET**

La norma IEC 61156-6 especifica CAT 5 como categoría mínima para un cable que utilizar para PROFINET. Recomendamos CAT 5e y CAT 6e.



Para saber más acerca de la planificación e instalación de redes PROFINET, véase: "PROFINET Cabling and Interconnection Technology" ("Tecnología de cableado e interconexión PROFINET"), directrices para PROFINET

#### PROFINET a través de Ethernet-APL

El tipo de cable de referencia para los segmentos APL es el cable de bus de campo tipo A, MAU tipo 1 y 3 (especificado en la norma IEC 61158-2). Este cable cumple los requisitos para aplicaciones de seguridad intrínseca según la norma IEC TS 60079-47 y también puede utilizarse en aplicaciones de seguridad no intrínseca.

Tipo de cable	A
Capacitancia del cable	45 200 nF/km
Resistencia del lazo	15 150 Ω/km
Inductancia del cable	0,4 1 mH/km

Se pueden consultar más detalles en la Guía de ingeniería Ethernet-APL (https://www.ethernet-apl.org).

### Modbus TCP-APL

El tipo de cable de referencia para los segmentos APL es el cable de bus de campo tipo A, MAU tipo 1 y 3 (especificado en la norma IEC 61158-2). Este cable cumple los requisitos para aplicaciones de seguridad intrínseca según la norma IEC TS 60079-47 y también puede utilizarse en aplicaciones de seguridad no intrínseca.

Tipo de cable	A
Capacitancia del cable	45 200 nF/km
Resistencia del lazo	15 150 Ω/km
Inductancia del cable	0,4 1 mH/km

Se pueden consultar más detalles en la Guía de ingeniería Ethernet-APL (https://www.ethernet-apl.org).

### FOUNDATION Fieldbus

Cable apantallado a 2 hilos trenzados.



Para información adicional sobre la planificación e instalación de redes FOUNDATION Fieldbus, véase:

- Manual de instrucciones para una "Visión general de FOUNDATION Fieldbus" (BA00013S)
- Instrucciones de FOUNDATION Fieldbus
- IEC 61158-2 (MBP)

### Modbus RS485

La norma EIA/TIA-485 especifica dos tipos de cable (A y B) para la línea de bus y que pueden utilizarse para cualquier velocidad de transmisión. Se recomienda un cable de tipo A.

Tipo de cable	A
Impedancia característica	135 165 Ω a la frecuencia de medición de 3 20 MHz
Capacitancia del cable	< 30 pF/m
Sección transversal del conductor	> 0,34 mm <sup>2</sup> (22 AWG)
Tipo de cable	Pares trenzados
Resistencia del lazo	≤ 110 Ω/km
Amortiguación de la señal	Máx. 9 dB en toda la longitud del cable
Blindaje de apantallamiento	Blindaje de cobre trenzado o blindaje de malla con lámina. Cuando conecte el blindaje del cable con tierra, tenga en cuenta el sistema de puesta a tierra de la planta.

Salida de corriente de 0/4 a 20 mA

Un cable de instalación estándar resulta suficiente.

Salida de pulsos /frecuencia /conmutación

Un cable de instalación estándar resulta suficiente.

Salida de pulso doble

Un cable de instalación estándar resulta suficiente.

Salida de relé

Un cable de instalación estándar es suficiente.

Entrada de corriente de 0/4 a 20 mA


Un cable de instalación estándar resulta suficiente.

Entrada de estado

Un cable de instalación estándar resulta suficiente.

### Elección del cable de conexión entre el transmisor y el sensor

Depende del tipo de transmisor y las zonas de instalación



- 1 Transmisor digital Proline 500
- 2 Transmisor Proline 500
- 3 Sensor Promag
- 4 Zona sin peligro de explosión
- 5 Zona con peligro de explosión; Zona 2; Clase I, División 2
- 6 Zona con peligro de explosión; Zona 1; Clase I, División 1
- A Cable estándar al transmisor digital 500 → 🖺 55

  Transmisor instalado en la zona sin peligro de explosión o zona con peligro de explosión: Zona 2;

  Clase I, División 2 / sensor instalado en la zona con peligro de explosión: Zona 2; Clase I, División 2 o Zona 1;

  Clase I, División 1
- B Cable de señal a transmisor 500 → 🖺 56 Transmisor y sensor instalados en la zona con peligro de explosión: Zona 2; Clase I, División 2 o Zona 1; Clase I, División 1

# A: Cable de conexión entre el sensor y el transmisor: Proline 500 – digital

### Cable estándar

Un cable estándar con las especificaciones siguientes puede utilizarse como el cable de conexión.

Diseño	4 conductores (2 pares); conductores CU trenzados no aislados; trenzados por pares con pantalla común
Blindaje	Cubierta óptica de trenza de cobre cubierta de hojalata ≥ 85 %
Longitud del cable	Máximo 300 m (900 ft), véase la tabla siguiente.

	Longitud del cable para utilizar en	
Sección transversal	Zona sin peligro de explosiones, Zona con peligro de explosión; Zona 1; Clase I, División 1  explosión; Zona 2; Clase I, División 2	
0,34 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	80 m (240 ft)	50 m (150 ft)
0,50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	120 m (360 ft)	60 m (180 ft)
0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	180 m (540 ft)	90 m (270 ft)

	Longitud del cable para utilizar en		
Sección transversal	Zona sin peligro de explosiones, Zona con peligro de explosión; Zona 2; Clase I, División 2	Zona con peligro de explosión; Zona 1; Clase I, División 1	
1,00 mm <sup>2</sup> (AWG 17)	240 m (720 ft)	120 m (360 ft)	
1,50 mm <sup>2</sup> (AWG 15)	300 m (900 ft)	180 m (540 ft)	
2,50 mm <sup>2</sup> (AWG 13)	300 m (900 ft)	300 m (900 ft)	

# Cable de conexión disponible opcionalmente

Diseño	$2\times2\times0.34~\text{mm}^2$ cable de PVC (AWG 22) $^{1)}$ con pantalla común (2 pares, conductores CU trenzados no aislados, trenzados por pares)
Resistencia a la llama	Conforme a DIN EN 60332-1-2
Resistencia al aceite	Conforme a DIN EN 60811-1-2
Blindaje	Cubierta óptica de trenza de cobre cubierta de hojalata ≥ 85 %
Temperatura de funcionamiento	Si se monta en una posición fija: $-50 \dots +105$ °C ( $-58 \dots +221$ °F); si el cable puede moverse con libertad: $-25 \dots +105$ °C ( $-13 \dots +221$ °F)
Longitud del cable disponible	En posición fija: 20 m (60 ft); variable: hasta un máximo de 50 m (150 ft)

1) La radiación UV puede causar daños en la cubierta exterior del cable. En la medida de lo posible, proteger el cable contra la radiación solar directa.

B: Cable de conexión entre el sensor y el transmisor: Proline 500


# Cable de señal

Diseño	$3 \times 0.38 \ mm^2$ (20 AWG) con blindaje común de trenzado de cobre ( $\emptyset \sim 9.5 \ mm$ (0.37 in)) y conductores blindados individuales
Resistencia del conductor	≤ 50 Ω/km (0,015 Ω/ft)
Capacitancia: conductor/ blindaje	≤ 420 pF/m (128 pF/ft)
Longitud del cable (máx.)	Depende de la conductividad del producto, máx. 200 m (656 ft)
Longitudes de cable (disponibles para pedido)	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft) o longitud variable de hasta máx. 200 m (600 ft)
Diámetro del cable	9,4 mm (0,37 in) ± 0,5 mm (0,02 in)
Temperatura de funcionamiento	−20 +80 °C (−4 +176 °F)

# Cable de corriente de la bobina

Diseño	$3\times0.75~mm^2$ (18 AWG) con blindaje común de trenzado de cobre (Ø $\sim 9~mm$ (0,35 in)) y conductores blindados individuales
Resistencia del conductor	≤ 37 Ω/km (0,011 Ω/ft)
Capacitancia: conductor/ conductor, blindaje conectado con tierra	≤ 120 pF/m (37 pF/ft)
Longitud del cable (máx.)	Depende de la conductividad del producto, máx. 200 m (656 ft)
Longitudes de cable (disponibles para pedido)	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft) o longitud variable de hasta máx. 200 m (600 ft)

Diámetro del cable	8,8 mm (0,35 in) ± 0,5 mm (0,02 in)
Temperatura de funcionamiento continuo	−20 +80 °C (−4 +176 °F)
Tensión de prueba de aislamiento del cable	≤ AC 1433 V rms 50/60 Hz o ≥ DC 2026 V



■ 23 Sección transversal del cable

- a Cable para electrodo
- b Cable de corriente de la bobina
- 1 Hilo
- 2 Aislamiento del conductor
- 3 Blindaje del conductor
- 4 Envoltura del conductor
- 5 Refuerzo del conductor
- 6 Blindaje del cable
- 7 Envoltura externa

Funcionamiento en zonas que presentan mayores interferencias eléctricas

La puesta a tierra se realiza mediante la borna de tierra que se encuentra para este fin en el interior de la caja de conexiones. La longitud de la parte de blindaje pelada y trenzada del cable conectado con la borna debe ser lo más corta posible.

# Protección contra sobretensiones

Fluctuaciones en la tensión de alimentación	→ 🖺 37
Categoría de sobretensión	Categoría de sobretensión II
Sobretensión temporal de corto plazo	Hasta 1200 V entre el cable y tierra, durante máx. 5 s
Sobretensión temporal a largo plazo	Hasta 500 V entre el cable y tierra

# Características de funcionamiento

# Condiciones de trabajo de referencia

- Límites de error conformes a DIN EN 29104, en el futuro ISO 20456
- $\blacksquare$  Agua, típicamente: +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F); 0,5 ... 7 bar (73 ... 101 psi)
- Datos según se indica en el protocolo de calibración
- Exactitud de medición basada en bancos de calibración acreditados conforme a ISO 17025
- Temperatura referencia para la medición de la conductividad: 25 °C (77 °F)


### Error de medición máximo

v. l. = del valor de lectura

### Error máximo admisible en condiciones de funcionamiento de referencia

### Caudal volumétrico

- $\bullet$  ±0,5 % lect. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
- Opcional: ±0,2 % lect. ± 2 mm/s (0,08 in/s)
- Las posibles fluctuaciones en la tensión de alimentación no afectan a la medición en el rango especificado.



■ 24 Error medido máximo en % lect.

### Temperatura

±3 °C (±5,4 °F)

### Conductividad eléctrica


Los valores son aplicables para:

- Equipos con conexiones a proceso de acero inoxidable
- Proline 500, versión de equipo digital
- Mediciones a una temperatura de referencia de 25 °C (77 °F). A otras temperaturas diferentes, se debe prestar atención al coeficiente de temperatura del producto (típ. 2,1 %/K)


Conductividad	Diámetro nominal		Error de medición
[µS/cm]	[mm] [in] [%] de lectura	[%] de lectura	
5 20	15150	1/26	±20 %
> 20 50	15150	⅓6	±10 %
> 50 10 000	28	¹⁄₁₂ a ⁵⁄₁ <sub>6</sub>	±10 %
	15150	⅓6	<ul> <li>Estándar: ±10 %</li> <li>Opcional ¹¹): ±5 %</li> </ul>
> 10 000 20 000	2150	De ½ a 6	±10 %
> 20 000 100 000	2150	De ½ <sub>12</sub> a 6	±20 %

1) Código de pedido correspondiente a "Medición de la conductividad calibrada", opción CW

58



🗷 25 Error de medición (estándar)



Error de medición (opcional: código de pedido correspondiente a "Medición de la conductividad calibrada", opción CW)

## Precisión de las salidas

Las salidas tienen especificadas las siguientes precisiones de base.

Salida de corriente

Precisión	±5 μA
-----------	-------

Salida de pulsos/frecuencia

del v. l. = del valor de la lectura

Precisión	Máx. ±50 ppm v. l. (en todo el rango de temperatura ambiente)
-----------	---

## Repetibilidad

v.l. = del valor de lectura

### Caudal volumétrico

Máx.  $\pm 0.1$  % v.l.  $\pm 0.5$  mm/s (0.02 in/s)

### **Temperatura**

±0,5°C (±0,9°F)

### Conductividad eléctrica

- Máx. ±5 % v.l.
- Máx. ±1 % v.l. para DN 15 a 150 en combinación con conexiones a proceso de acero inoxidable 1.4404 (F316L)

# Tiempo de respuesta para la medición de la temperatura

T90 < 15 s

# Influencia de la temperatura ambiente

# Salida de corriente

Coeficiente de	Máx. 1 μΑ/°C
temperatura	


## Salida de pulsos/frecuencia

Coeficiente de	Sin efectos adicionales. Se incluye en la precisión.
temperatura	

# Montaje


### Lugar de montaje

- No instale el equipo en el punto más alto de la tubería.
- No instale el equipo aguas arriba de una boca de salida abierta de una tubería descendente.



A004213

Idealmente, el equipo se debe montar en una tubería ascendente.




A004231

### Instalación aguas arriba de una tubería descendente

### **AVISO**

La presión negativa en la tubería de medición puede dañar el revestimiento.


- ► Si se instala aguas arriba de tuberías descendentes con una longitud de  $h \ge 5$  m (16,4 ft): instale un sifón con una válvula de ventilación aguas abajo del equipo.
  - Esta disposición evita que el caudal de líquido se detenga en la tubería, así como la intrusión de aire.



- 1 Válvula de aireación
- 2 Sifón
- h Longitud de la tubería descendente

### Instalación con tuberías parcialmente llenas

- Las tuberías parcialmente llenas con gradiente requieren una configuración de tipo desagüe.
- Se recomienda instalar una válvula de limpieza.




#### Δ0041088

### Instalación cerca de bombas

### **AVISO**

La presencia de presión negativa en el tubo de medición puede dañar el revestimiento.

- ► Para mantener la presión del sistema, instale el equipo en la dirección de flujo aguas abajo de la bomba
- Instale amortiguadores de pulsaciones si se utilizan bombas alternativas, de diafragma o peristálticas.



A004108




- Información sobre la resistencia del revestimiento al vacío parcial
- Información sobre la resistencia del sistema de medición a vibraciones y choques → 🗎 69

## Instalación en caso de vibraciones en las tuberías

# **AVISO**

Las vibraciones en las tuberías pueden dañar el equipo.

- ▶ No exponga el equipo a vibraciones fuertes.
- Apoye la tubería y fíjela en el lugar correspondiente.
- ► Apoye el equipo y fíjelo en el lugar correspondiente.



Información sobre la resistencia del sistema de medición a vibraciones y choques → 🖺 69

El sentido de la flecha que figura en la placa de identificación le ayuda a instalar el equipo de medición conforme al sentido de flujo (sentido de flujo del producto por la tubería).


Orientación		Recomendación
Orientación vertical	A0015591	
Orientación horizontal	- E     a	1)
Orientación horizontal, transmisor en la parte inferior	A0015590	2) 3) 24)
Orientación horizontal, transmisor en la parte lateral	A0015592	×

- 1) Para aplicaciones higiénicas, el equipo de medición debe contar con autodrenaje. De ahí que se recomiende la orientación vertical. Si la única orientación posible es la horizontal, se recomienda un ángulo de inclinación  $\alpha \geq 10^{\circ}.$
- Las aplicaciones con temperaturas de proceso elevadas pueden provocar un aumento de la temperatura ambiente. A fin de mantener la temperatura ambiente máxima para el transmisor, se recomienda esta
- 3) Para evitar que el sistema electrónico se sobrecaliente en caso de generación intensa de calor (p. ej., por proceso de limpieza CIP o SIP), instale el equipo de forma que la parte del transmisor señale hacia abajo.
- Con la función de detección de tubería vacía encendida: La detección de tubería vacía solo funciona si la caja del transmisor señala hacia arriba.

### Vertical


Es la orientación óptima para el autovaciado de sistemas de tuberías y para el uso en combinación con la detección de tubería vacía.

Orientación




### Horizontal

- El electrodo de medición debería estar en un plano horizontal preferentemente. Se evita de este modo que burbujas de aire arrastradas por la corriente aíslen momentáneamente los electrodos de medición.
- La detección de tubería vacía funciona únicamente bien cuando la caja del transmisor apunta hacia arriba, ya que de lo contrario no hay ninguna garantía de que la función de detección de tubería vacía responda efectivamente ante una tubería parcialmente llena o vacía.



- Electrodo DTV para la detección de tubería vacía, disponible a partir de ≥ DN 15 (½")
- Electrodos para detección de señales de medida





### Tramos rectos de entrada y salida

### Instalación con tramos rectos de entrada y salida

Para evitar que se genere un vacío y mantener el nivel de precisión de la medición especificado, instale el equipo aguas arriba de los conjuntos que produzcan turbulencias (p. ej., válvulas, secciones en T) y aguas abajo de las bombas.

Los tramos de entrada y de salida deben ser rectos y no presentar obstáculos.






### Adaptadores

El sensor también se puede instalar en tuberías de diámetro superior por medio de adaptadores adecuados de conformidad con la norma DIN EN 545 (reductores de doble brida). El aumento resultante en caudal mejora la precisión con los fluidos muy lentos.

El gráfico aquí representado permite calcular la pérdida de carga causada por reductores o expansores:

- Calcule la razón d/D.
- Lea en el gráfico la pérdida de carga correspondiente al caudal (corriente abajo del reductor) y razón d/D.
- i
- El gráfico sólo es válido para líquidos cuya viscosidad es similar a la del agua.
- Si la viscosidad del producto es alta, puede considerarse el uso de un tubo de medición de mayor diámetro para reducir la pérdida de carga.



# Longitud del cable de conexión


### Proline 500, transmisor digital

### **Transmisor Proline 500**

Máx. 200 m (650 ft)

Para obtener unos resultados de medición correctos, observar la longitud del cable de conexión permitida de  $L_{m\acute{a}x}$ . La longitud está determinada por la conductividad del producto. Si se miden líquidos en general: 5 µS/cm

64



27 Longitud permitida del cable de conexión

Área de color = rango admisible  $L_{max}$ = longitud del cable de conexión en [m] ([ft]) [ $\mu$ S/cm] = conductividad del producto


# Montaje de la caja del transmisor

## Proline 500, transmisor digital

Montaje en tubería

Herramientas requeridas:

- Llave de boca ÅF 10
- Destornillador Torx TX 25




■ 28 Unidad mm (in)

Montaje en pared

Herramientas requeridas:

Taladre con la broca de Ø 6,0 mm



■ 29 Unidad de ingeniería mm (in)

L Depende del código de pedido para "Caja del transmisor"


Código de pedido para "Caja del transmisor" Opción  $\bf A$ , aluminio, recubierto: L =14 mm (0,55 in)

66

### **Transmisor Proline 500**

Montaje en tubería


Herramientas necesarias Llave de boca AF 13



■ 30 Unidad de ingeniería mm (in)

# Montaje en pared

Herramientas necesarias Taladre con la broca de Ø 6,0 mm



■ 31 Unidad de ingeniería mm (in)


Endress+Hauser 67

A002905


A002906

# Instrucciones especiales para el montaje

# Tapa de protección ambiental



🗷 32 Tapa de protección ambiental para Proline 500, digital; unidad física mm (in)



🛮 33 Tapa de protección ambiental para Proline 500; unidad física mm (in)

## Compatibilidad sanitaria

Si se instala en aplicaciones higiénicas, consulte la información contenida en la sección "Certificados y homologaciones/compatibilidad sanitaria" > 🖺 134

# **Entorno**

# Rango de temperaturas ambiente

Transmisor	■ Estándar: -40 +60 °C (-40 +140 °F) ■ Opcional: -50 +60 °C (-58 +140 °F) (Código de producto para "Prueba, certificado", opción <b>JN</b> "Temperatura ambiente del transmisor - 50 °C [-58 °F]")
Indicador local	−20 +60 °C (−4 +140 °F), la legibilidad del indicador puede verse mermada a temperaturas fuera del rango predefinido.
Sensor	$-40 \dots +60$ °C ( $-40 \dots +140$ °F) Si la temperatura ambiente y la del producto son elevadas, el transmisor debe montarse por separado del sensor.
Revestimiento	No sobrepase los límites superior e inferior del rango de temperaturas admisible del revestimiento .

Carga mecánica

Si el equipo se instala al aire libre: • Instale el equipo de medición en un lugar a la sombra. • Evite la radiación solar directa, sobre todo en zonas climáticas cálidas. • Evite la exposición directa a las condiciones meteorológicas. Temperatura de La temperatura de almacenamiento debe encontrarse dentro del rango de temperaturas ambiente almacenamiento que admiten el transmisor y el sensor  $\rightarrow \triangleq 68$ . ■ El equipo de medición debe encontrarse protegido de la radiación solar directa a fin de evitar que alcance temperaturas superficiales excesivas. • Escoja un lugar de almacenamiento en el que no haya riesgo de que se acumule humedad en el instrumento, ya que la infestación fúngica o bacteriana resultante puede dañar el revestimiento. • Nunca retire las tapas de protección o las fundas protectoras montadas antes de instalar el equipo de medición. Atmósfera Protección adicional contra la condensación y la humedad: la caja del sensor está recubierta de gel. Código de producto para "Opción del sensor", opción CF "Entorno exigente". Humedad relativa El equipo es adecuado para uso en exteriores e interiores con una humedad relativa de 4 ... 95 %. Altura de operación Conforme a EN 61010-1  $- \le 2000 \text{ m} (6562 \text{ ft})$ • > 2000 m (6562 ft) con protección contra sobretensiones adicional (p. ej., serie HAW de Endress+Hauser) Transmisor Grado de protección ■ IP66/67, envolvente tipo 4X, adecuado para grado de contaminación 4 • Cuando la caja está abierta: IP 20, carcasa tipo 1, apto para grado de contaminación 2 ■ Módulo indicador: IP20, envolvente tipo 1, adecuado para grado de contaminación 2 Sensor ■ IP66/67, envolvente tipo 4X, adecuado para grado de contaminación 4 • Cuando la caja está abierta: IP 20, carcasa tipo 1, apto para grado de contaminación 2 Antena WLAN externa **IP67** Resistencia a vibraciones y Vibración sinusoidal, conforme a IEC 60068-2-6 choques ■ 2 ... 8,4 Hz, 7,5 mm pico ■ 8,4 ... 2 000 Hz, 2 g pico Vibración aleatoria de banda ancha, según IEC 60068-2-64 ■ 10 ... 200 Hz, 0,01 g<sup>2</sup>/Hz ■ 200 ... 2 000 Hz, 0,003 g<sup>2</sup>/Hz ■ Total: 2,70 g rms Sacudida semisinusoidal, según IEC 60068-2-27 6 ms 50 g Sacudidas por manipulación brusca según IEC 60068-2-31 Limpieza interna ■ Limpieza CIP ■ Limpieza SIP

Endress+Hauser 69

Protege contra efectos mecánicos, como sacudidas o impactos

Caja del transmisor y caja de conexión del sensor:

No la use como escalera o ayuda para subir


# Compatibilidad electromagnética (EMC)

- Según IEC/EN 61326 y recomendaciones NAMUR 21 (NE 21)
- Según IEC/EN 61000-6-2 e IEC/EN 61000-6-4
- Versión del equipo con PROFIBUS DP: cumple los límites de emisiones en industria según EN 50170 volumen 2, IEC 61784
- Lo siguiente es válido para PROFIBUS DP: si la velocidad de transmisión supera 1,5 megabaudios, debe utilizarse una entrada de cable de compatibilidad electromagnética (EMC) y el blindaje del cable debe llegar hasta el terminal, siempre que sea posible.
- Los detalles figuran en la declaración de conformidad.
- El uso de esta unidad no está previsto pata entornos residenciales y en tales entornos no puede garantizarse una protección adecuada de las recepciones de las radioemisiones.

# **Proceso**

# Rango de temperaturas del producto


-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)



■ 34 Promag 500 – digital

 $T_A$  Rango de temperaturas ambiente

 $T_F$  Temperatura fluido



₹ 35 Promag 500

Rango de temperaturas ambiente

Temperatura fluido

La temperatura admisible para los fluidos en modo de modo custody transfer es 0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F).

### Conductividad

≥5 µS/cm para líquidos en general.

Proline 500


La conductividad mínima necesaria también depende de la longitud del cable de conexión → 🖺 64.

### Valores nominales de presión/temperatura

Los gráficos siquientes contienen diagramas de carga de materiales (curvas de referencia) para diferentes conexiones a proceso en relación con la temperatura del producto.

### Conexiones a proceso con junta tórica, DN 2 a 25 (1/12 a 1")

Conexión a proceso: boquilla de soldadura similar a DIN EN ISO 1127, ISO 2037; acoplamiento similar a ISO 228/DIN 2999, NPT




Material de la conexión a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L)


71 Endress+Hauser

A0028928-E


## Conexión a proceso: brida similar a EN 1092-1 (DIN 2501), racor adhesivo



■ 37 Material de la conexión a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L)




■ 38 Material de la conexión a proceso: PVDF




■ 39 Material de la conexión a proceso: PVC-U

# Conexión a proceso: brida similar a ASME B16.5




 $\blacksquare$  40 Material de la conexión a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L)




■ 41 Material de la conexión a proceso: PVDF

# Conexión a proceso: brida similar a JIS B2220




42 Material de la conexión a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L)



€ 43 Material de la conexión a proceso: PVDF

#### Conexiones a proceso con junta obturadora aséptica, DN de 2 a 25 (de 1/12 a 1")


Conexión a proceso: boquilla de soldadura similar a EN 10357, ASME BPE, ISO 2037; abrazadera similar a ISO 2852, DIN 32676; acoplamiento similar a DIN 11851, DIN 11864-1, SMS 1145; brida similar a DIN 11864-2



€ 44 Material de la conexión a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L)

# Conexiones a proceso con junta obturadora aséptica, DN de 40 a 150 (de 1 1/2 a 6")


Conexión a proceso: acoplamiento similar a SMS 1145



Material de la conexión a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L)


74

Conexión a proceso: boquilla de soldadura similar a EN 10357; acoplamiento similar a DIN 11851





■ 46 Material de la conexión a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L)

Conexión a proceso: boquilla de soldadura similar a ASME BPE




A0028942-E






Material de la conexión a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L)

Conexión a proceso: abrazadera similar a ISO 2852, DIN 32676




■ 48 Material de la conexión a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L)

Conexión a proceso: acoplamiento similar a DIN 11864-1, ISO 2853



■ 49 Material de la conexión a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L)

Conexión a proceso: brida similar a DIN 11864-2



Material de la conexión a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L)

#### Estanqueidad al vacío

Revestimiento: PFA

Diámetro nominal		Valores de alarma para la presión absoluta en [mbar] ([psi]) según la temperatura del producto:									
[mm]	[pulgadas]	+25 °C +80 °C (+77 °F) (+176 °F)		+100 °C (+212 °F)	+130 °C (+266 °F)	+150 °C (+302 °F)					
2 150	¹/ <sub>12</sub> 6	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)					

#### Límite de flujo

El diámetro de la tubería y el caudal determinan el diámetro nominal del sensor. La velocidad de flujo óptima se encuentra en el rango 2 ... 3 m/s (6,56 ... 9,84 ft/s). Adapte también la velocidad de flujo (v) a las propiedades físicas del producto:

- v < 2 m/s (6,56 ft/s): para valores de conductividad bajos
- v > 2 m/s (6,56 ft/s): para productos que generan adherencias (p. ej., leche con alto contenido de grasa)



- Se puede consequir un aumento necesario de la velocidad del caudal al reducir el diámetro nominal del sensor.
- En el caso de los productos con alto contenido de sólidos, un sensor de diámetro nominal > DN 8 (3/8") puede mejorar la estabilidad de la señal y la limpiabilidad gracias al mayor tamaño de sus electrodos.

#### Pérdida de carga

- No se produce pérdida de carga con un diámetro nominal DN 8 (5/16") si se ha instalado el sensor en una tubería que presenta el mismo diámetro nominal.
- Pérdidas de carga para configuraciones que integran adaptadores según DIN EN 545  $\rightarrow$  🖺 64


#### Presión del sistema

Instalación cerca de bombas → 🖺 61

#### **Vibraciones**

Instalación en caso de vibraciones en las tuberías  $\rightarrow \triangleq 61$ 


#### Magnetismo y electricidad estática



■ 51 Evite los campos magnéticos

# Estructura mecánica

#### Medidas en unidades del S. I. Cabezal del Proline 500 - transmisor digital



Código de producto para "Caja del transmisor", opción A "Aluminio, con recubrimiento" y código de producto para "Electrónica ISEM integrado", opción A "Sensor"


A	F	G	N	P	Q
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
167	232	89	187	24	

Código de producto para "Caja del transmisor", opción D "Policarbonato" y código de producto para "Electrónica ISEM integrado", opción A "Sensor"

A	F	G	N	P	Q
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
177	234	89	197	17	

# Caja del transmisor Proline 500

Zona con peligro de explosión: Zona 2; Clase I, División 2 o Zona 1; Clase I, División 1




A003378

Código de producto para "Caja del transmisor", opción A "Aluminio, con recubrimiento" y código de producto para "Electrónica ISEM integrado", opción B "Transmisor"

A	B	C	F	G	Q	T
[mm]						
188	85	103	318	217	130	

# Caja de conexiones del sensor



Código de producto para "Caja de conexiones del sensor", opción A: "Aluminio, recubierto"

DN	Α	В	С	D	E	F	G	К	L 1)	M
[mm]	[mm]	[mm]								
2	148	94	54	55	178	233	136	2,25	86	43
4	148	94	54	55	178	233	136	4,50	86	43
8	148	94	54	55	178	233	136	9,00	86	43
15	148	94	54	55	178	233	136	16,0	86	43
25	148	94	54	55	178	233	136	22,6	86	56
40	148	94	54	54	178	232	136	34,8	140	107
50	148	94	54	60	184	244	136	47,5	140	120
65	148	94	54	68	195	263	136	60,2	140	135
80	148	94	54	74	198	272	136	72,9	140	148
100	148	94	54	87	212	299	136	97,4	140	174
125	148	94	54	103	227	330	136	120,0	200	206
150	148	94	54	117	241	358	136	146,9	200	234

Código de producto para "Caja de conexiones del sensor", opción B: "Inoxidable, higiénica"


DN	A	В	С	D	Е	F	G	К	L 1)	M
[mm]										
2	137	78	59	55	174	229	134	2,25	86	43
4	137	78	59	55	174	229	134	4,50	86	43
8	137	78	59	55	174	229	134	9,00	86	43
15	137	78	59	55	174	229	134	16,0	86	43
25	137	78	59	55	174	229	134	22,6	86	56
40	137	78	59	54	173	226	134	34,8	140	107
50	137	78	59	60	180	240	134	47,5	140	120
65	137	78	59	68	190	258	134	60,2	140	135
80	137	78	59	74	194	267	134	72,9	140	148
100	137	78	59	87	207	294	134	97,4	140	174

DN	A	В	С	D	E	F	G	K	L 1)	M
[mm]	[mm]	[mm]								
125	137	78	59	103	223	325	134	120,0	200	206
150	137	78	59	117	237	353	134	146,9	200	234

Código de producto para "Caja de conexiones del sensor", opción C: "Ultracompacto, sanitario, acero inoxidable"

DN	Α	В	С	D	Е	F	G	K	L 1)	М
[mm]	[mm]	[mm]								
2	124	68	56	55	173	228	112	2,25	86	43
4	124	68	56	55	173	228	112	4,50	86	43
8	124	68	56	55	173	228	112	9,00	86	43
15	124	68	56	55	173	228	112	16,0	86	43
25	124	68	56	55	174	229	112	22,6	86	56
40	124	68	56	54	173	227	112	34,8	140	107
50	124	68	56	60	179	239	112	47,5	140	120
65	124	68	56	68	190	258	112	60,2	140	135
80	124	68	56	74	193	267	112	72,9	140	148
100	124	68	56	87	207	294	112	97,4	140	174
125	124	68	56	103	222	325	112	120,0	200	206
150	124	68	56	117	236	353	112	146,9	200	234


# Conexión bridada del sensor



■ 52 Vista frontal sin conexiones a proceso

DN Α В С D E F G Н K L M [mm] 2 62 41,6 34 9 24 42 43 8,5 6 M6 41,6 M6

DN	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	К	L	М
[mm]											
8	62	41,6	34	9	24	42	43	8,5	6	4	M6
15	62	41,6	34	16	24	42	43	8,5	6	4	M6
25	72	50,2	44	26	29	55	56	8,5	6	4	M6




■ 53 Vista frontal sin conexiones a proceso

DN	Α	В	С	D	E	F	G	Н	K	L
									90° ±0,5°	60° ±0,5°
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Aguj rosc	
40	99,7	85,8	71,0	48,3	34,8	M8	12	17	4	_
50	112,7	98,8	83,5	60,3	47,5	M8	12	17	4	_
65	127,7	114,8	100,0	76,1	60,2	M8	12	17	-	6
80	140,7	133,5	114,0	88,9	72,9	M8	12	17	-	6
100	166,7	159,5	141,0	114,3	97,4	M8	12	17	-	6
125	198,7	191,5	171,0	139,7	120,0	M10	15	20	-	6
150	226,7	219,5	200,0	168,3	146,9	M10	15	20	-	6

#### Conexiones bridadas

Hembra con junta obturadora aséptica



■ 54 Detalle X: conexión a proceso asimétrica; la parte representada en azul la proporciona el proveedor.


Brida DIN 11864-2, hembra aséptica, forma A 1.4404 (316L), apto para tubería según la norma EN 10357 serie A, hembra Código de pedido para "Conexión a proceso", opción DES/DQS С D DN Apto para tubería conforme a la В Е L [mm] norma EN 10357 serie A [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2 ... 8 1) 13 × 1,5 (DN 10) 54 37  $4 \times Ø9$ 10 10 183 19 × 1,5 (DN 15) 15 59 42 4 × Ø9 10 16 183 25 29 × 1,5 (DN 25) 70 53  $4 \times Ø9$ 10 26 183

Rugosidad de la superficie:  $Ra_{máx} = 0.76 \mu m$ , opcional código de pedido correspondiente a "Servicio", opción HJ:  $Ra_{máx} = 0.38 \mu m$  electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (E) cuando limpie con pigs.

# 1) Con bridas DN 10 como estándar

Brida con muesca con junta obturadora aséptica



A004281

🛮 55 Detalle X: conexión a proceso asimétrica; la parte representada en azul la proporciona el proveedor.

# Brida DIN 11864-2, brida aséptica con ranura, forma A

1,4404 (316L), apto para tubería conforme a la norma EN 10357 serie A, brida con muesca


Código de pedido para "Conexión a proceso", opción DES/DRS

DN [mm]	Apto para tubería conforme a la norma EN 10357 serie A [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
40	41 × 1,5	82	65	4 × Ø9	10	38	246
50	53 × 1,5	94	77	4 × Ø9	10	50	246
65	70 × 2	113	95	8 × Ø9	10	66	246
80	85 × 2	133	112	8 × Ø11	10	81	270
100	104 × 2	159	137	8 × Ø11	10	100	278
125	129 × 2	183	161	8 × Ø11	10	125	362
150	154 × 2	213	188	8 × Ø14	10	150	362

Rugosidad de la superficie:  $Ra_{m\acute{a}x}$  = 0,76 µm, opcional código de pedido correspondiente a "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x}$  = 0,38 µm electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (E) cuando limpie con pigs.

# Bridas con junta tórica



A0015621

# Brida similar a EN 1092-1 (DIN 2501), forma B: PN 40 1.4404 (316L)

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción D5S

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]					
2 8 1)	95	65	4 × Ø14	16	17,3	198,4					
15	95	65	4 × Ø14	16	17,3	198,4					
25	115	85	4 × Ø14	18	28,5	198,4					
D., : d . d . d . 1	Duraidad da la conscience Day of Conscience and Con										

Rugosidad de la superficie:  $Ra_{máx.} = 1,6 \mu m$ 

#### 1) DN 2 ... 8 con bridas de DN 15 de manera estándar

# Brida similar a ASME B16.5: Clase 150 1.4404 (316L) Código de pedido para "Conexión a proceso", opción A1S DN A B C


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
2 8 1)	90	60,3	4 × Ø15,7	11,2	15,7	218
15	90	60,3	4 × Ø15,7	11,2	15,7	218

#### Brida similar a ASME B16.5: Clase 150 1.4404 (316L) Código de pedido para "Conexión a proceso", opción A1S В С D E [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 25 110 79,4 4 × Ø15,7 14,2 26,7 230 Rugosidad de la superficie: $Ra_{m\acute{a}x.}$ = 1,6 $\mu m$

1) DN 2 ... 8 con bridas de DN 15 de manera estándar

Brida similar a JIS/t20615, 20 K 1.4404 (316L) Código de pedido para "Conexión a proceso", opción N4S							
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]	
2 8 1)	95	70	4 × Ø15	14	15	220	
15	95	70	4 × Ø15	14	15	220	
25	125	90	4 × Ø19	16	25	220	
Rugosidad de la superficie: Ra <sub>máx.</sub> = 1,6 μm							

1) DN 2 ... 8 con bridas de DN 15 de manera estándar



A002222

PVDF	Brida loca similar a EN 1092-1 (DIN 2501): PN 16 PVDF Código de pedido para "Conexión a proceso", opción D3P								
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]		
2 8 1)	95	65	4 x Ø14	14,5	45	17,3	200		
15	95	65	4 × Ø14	14,5	45	17,3	200		
25	115	85	4 × Ø14	16,5	68	28,5	200		
Rugosidad de l	Rugosidad de la superficie: Ra <sub>máx.</sub> = 1,6 μm								

Los anillos de puesta a tierra requeridos se pueden pedir como accesorios (código de pedido: DK5HR-\*\*\*\*).

1) DN 2 ... 8 con bridas de DN 15 de manera estándar

# Brida loca con electrodo de puesta a tierra similar a EN 1092-1 (DIN 2501): PN 16 PVDF

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción D4P

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
2 8 1)	95	65	4 × Ø14	14,5	45	17,3	200
15	95	65	4 × Ø14	14,5	45	17,3	200
25	115	85	4 × Ø14	16,5	68	28,5	200

Rugosidad de la superficie:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 1,6  $\mu m$  No son necesarios anillos de puesta a tierra.

#### 1) DN 2 ... 8 con bridas de DN 15 de manera estándar

# Brida loca similar a ASME B16.5: Clase 150 PVDF

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción A1P

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
2 8 1)	90	60,3	4 × Ø 15,7	15	35,1	15,7	200
15	90	60,3	4 × Ø 15,7	15	35,1	15,7	200
25	110	79,4	4 × Ø 15,7	16	50,8	26,7	200

Rugosidad de la superficie: Ra $_{m\acute{a}x.}$  = 1,6  $\mu m$ 

Los anillos de puesta a tierra requeridos se pueden pedir como accesorios (código de pedido: DK5HR-\*\*\*\*).

#### 1) DN 2 ... 8 con bridas de DN 15 de manera estándar

# Brida loca con electrodo de puesta a tierra similar a ASME B16.5: Clase 150

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción A4P

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
2 8 1)	90	60,3	4 × Ø 15,7	15	35,1	15,7	200
15	90	60,3	4 × Ø 15,7	15	35,1	15,7	200
25	110	79,4	4 × Ø 15,7	16	50,8	26,7	200

Rugosidad de la superficie: Ra $_{m\acute{a}x.}$  = 1,6  $\mu m$  No son necesarios anillos de puesta a tierra.

#### 1) DN 2 ... 8 con bridas de DN 15 de manera estándar

# Brida loca similar a JIS B2220: 10K

PVDF

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción N3P

'	ı	ı	, r					
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	
2 8 <sup>1)</sup>	95	70	4 × Ø 15,7	15	35,1	15	200	
15	95	70	4 × Ø 15,7	15	35,1	15	200	
25	125	90	4 × Ø 15,7	16	50,8	19	200	

Rugosidad de la superficie:  $Ra_{máx.} = 1,6 \mu m$ 

Los anillos de puesta a tierra requeridos se pueden pedir como accesorios (código de pedido: DK5HR-\*\*\*\*).

# 1) DN 2 ... 8 con bridas de DN 15 de manera estándar

Brida loca con electrodo de puesta a tierra similar a JIS B2220: 10K
PVDF

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción N4P


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
2 8 1)	95	70	4 × Ø 15,7	15	35,1	15	200
15	95	70	4 × Ø 15,7	15	35,1	15	200
25	125	90	4 × Ø 15,7	16	50,8	19	200

Rugosidad de la superficie: Ra $_{m\acute{a}x.}$  = 1,6  $\mu m$  No son necesarios anillos de puesta a tierra.

1) DN 2 ... 8 con bridas de DN 15 de manera estándar

# Boquilla soldable

Boquilla soldable con junta obturadora aséptica



A0027510

# Boquilla soldable según EN 10357

1.4404 (316L), apto para tubería EN 10357 serie A

Código de producto para "Conexión a proceso", opción DAS

Coaigo ae proauct	o para "Conexion a proceso", opcion אם	72	Coaigo de producto para Conexion a proceso, opcion DAS									
DN [mm]	Apto para tubería EN 10357 serie A [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]								
2 8	13 × 1,5	13	10	132,6								
15	19 × 1,5	19	16	132,6								
25	29 × 1,5	29	26	132,6								
40	41 × 1,5	41	38	220								
50	53 × 1,5	53	50	220								
65	70 × 2	70	66	220								
80	85 × 2	85	81	220								
100	104 × 2	104	100	220								
125	129 × 2	129	125	300								
150	154 × 2	154	150	300								

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,76  $\mu m$ , código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,38  $\mu m$  electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

86

#### Boquilla soldable según ISO 2037

# 1.4404 (316 L), adecuado para tubería ISO 2037

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción IAS

DN [mm]	_		B [mm]	L [mm]
2 8	12,7 × 1,65	12	10	118,2
15	19,05 × 1,65	18	16	118,2
25	25,4 × 1,60	25	22,6	118,2
40	38 × 1,2	38	35,6	220
50	51 × 1,2	51	48,6	220
65	63,5 × 1,6	63,5	60,3	220
80	76,1 × 1,6	76,1	72,9	220
100	101,6 × 2	101,6	97,6	220
125	139,7 × 2	139,7	135,7	380
150	168,3 × 2,6	168,3	163,1	380

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,76  $\mu$ m, código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,38  $\mu$ m electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

#### Boquilla soldable según ASME\_BPE

1.4404 (316L), apto para tubería según ASME BPE y DIN 11866 serie C


Código de producto para "Conexión a proceso", opción AAS

DN [mm]	Apto para tubería según ASME BPE [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
2 8	12,7 × 1,65	12,7	9	118,2
15	19,1 × 1,65	19,1	16	118,2
25	25,4 × 1,65	25,4	22,6	118,2
40	38,1 × 1,65	38,1	34,8	220
50	50,8 × 1,65	50,8	47,5	220
65	63,5 × 1,65	63,5	60,2	220
80	76,2 × 1,65	76,2	72,9	220
100	101,6 × 1,65	101,6	97,4	220
150	152,4 × 2,77	152,4	146,9	300

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,76  $\mu m$ , código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,38  $\mu m$  electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

# Boquilla soldable con junta tórica



Boquilla soldable conforme a la norma ISO 1127
1.4404 (316L), apto para tubería según ISO 1127 serie 1
Cádigo do nadido nara "Conovián a proceso" ancián AZS

DN [mm]	Apto para tubería según ISO 1127 serie 1 [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
2 8	13,5 × 2,30	13,5	9	126,6
15	21,3 × 2,65	21,3	16	126,6
25	33,7 × 3,25	33,7	27,2	126,6

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 1,6  $\mu m$ 

# Boquilla soldable conforme a la norma ISO 1127

1.4404 (316L), apta para tubería conforme a las normas ISO 1127 serie 1 y DIN 11866 serie B Código de producto para "Conexión a proceso", opción D1S

DN [mm]	Apta para tubería conforme a las normas ISO 1127 serie 1 y DIN 11866 serie B [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
2 8	13,5 × 1,6	13,5	10,3	126,6
15	21,3 × 1,6	21,3	18,1	126,6
25	33,7 × 2,0	33,7	29,7	126,6

Rugosidad superficial: Ra<sub>máx.</sub> = 1,6 µm


#### Boquilla soldable según ISO 2037 1.4404 (316 L), adecuado para tubería ISO 203

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción I1S

DN [mm]	Adecuado para tubería ISO 2037 [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]			
2 8	13,5 × 2,3	13,5	9	126,6			
15	21,3 × 2,65	21,3	16	126,6			
25	33,7 × 3,25	33,7	27,2	126,6			
Rugosidad s	Rugosidad superficial: Ra <sub>máx</sub> = 1,6 μm						

# Conexiones clamp

Conexiones clamp con junta obturadora aséptica



# Abrazadera según DIN 32676

1.4404 (316L)

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción DBS

DN [mm]	F		B [mm]	L [mm]	
2 8	14 × 2 (DN 10)	34	10	168	
15	20 × 2 (DN 15)	34	16	168	
25	30 × 2 (DN 25)	50,5	26	175	
40	41 × 1,5	50,5	38	220	
50	53 × 1,5	64	50	220	
65	70 × 2	91	66	220	
80	85 × 2	106	81	220	
100	104 × 2	119	100	220	
125	129 × 2	155	125	300	
150	154 × 2	183	150	300	

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,76  $\mu$ m, código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,38  $\mu$ m electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

Tri-Clam
----------

Tri-Clamp 1.4404 (316L), apto para tubería según ASME BPE y DIN 11866 serie C

Código de producto para "Conexión a proceso", opción <b>FAS</b>						
DN [mm]			B [mm]	L [mm]		
2 8	12,7 × 1,65	25	9,4	143		
15	19,1 × 1,65	25	15,8	143		
25	25,4 × 1,65	50,4	22,1	143		
40	38,1 × 1,65	50,4	34,8	220		
50	50,8 × 1,65	63,9	47,5	220		
65	63,5 × 1,65	77,4	60,2	220		
80	76,2 × 1,65	90,9	72,9	220		
100	101,6 × 2,11	118,9	97,4	220		

# Tri-Clamp

# 1.4404 (316L), apto para tubería según ASME BPE y DIN 11866 serie C

Código de producto para "Conexión a proceso", opción FAS

DN [mm]	Apto para tubería según ASME BPE [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
150	152,4 × 2,77	166,9	146,9	300

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,76  $\mu$ m, código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,38  $\mu$ m electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

# Abrazadera según ISO 2852, fig. 2

1.4404 (316L)

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción IBS


Goulgo de pedido para Gorenon a proceso, opeion 125						
DN [mm]	Adecuado para tubería ISO 2037 [mm]		B [mm]	L [mm]		
25	24,5 × 1,65	50,5	22,6	174,6		
40	38 × 1,6	50,5	35,6	220		
50	51 × 1,6	64	48,6	220		
65	63,5 × 1,6	77,5	60,3	220		
80	76,1 × 1,6	91	72,9	220		
100	101,6 × 2	119	97,6	220		
125	139,7 × 2	155	135,7	300		
150	168,3 × 2,6	183	163,1	300		

Rugosidad superficial: Ra $_{m\acute{a}x.}$  = 0,76  $\mu$ m, código de producto opcional para "Servicio", opción HJ: Ra $_{m\acute{a}x.}$  = 0,38  $\mu$ m electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

# Acoplamientos

Rosca con junta obturadora aséptica



A0027509

F	Acop	lamie	ento	DIN	1185	1,	rosca
---	------	-------	------	-----	------	----	-------

1.4404 (316L), apto para tubería EN 10357 serie B

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción <b>DCS</b>						
DN [mm]	Apto para tubería EN 10357 serie B [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]		
2 8	12 × 1 (DN 10)	Rd 28 × 1/8	10	174		
15	18 × 1,5	Rd 34 × ½	16	174		

#### Acoplamiento DIN 11851, rosca

1.4404 (316L), apto para tubería EN 10357 serie B

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción DCS

DN [mm]	Apto para tubería EN 10357 serie B [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
25	28 × 1 o 28×1,5	Rd 52 × 1/ <sub>6</sub>	26	190

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,76  $\mu m$ , código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,38  $\mu m$  electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

#### Acoplamiento DIN 11851, rosca

1.4404 (316L), apto para tubería EN 10357 serie A

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción DCS

DN [mm]	T I I		B [mm]	L [mm]		
40	41 × 1,5	Rd 65 × ½	38	260		
50	53 × 1,5	Rd 78 × 1/ <sub>6</sub>	50	260		
65	70 × 2	Rd 95 × 1/6	66	270		
80	85 × 2	Rd 110 × 1/4	81	280		
100	104 × 2	Rd 130 × 1/4	100	290		
125	129 × 2	Rd 160 × 1/4	125	380		
150	154 × 2	Rd 160 × 1/4	150	390		

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,76  $\mu$ m, código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,38  $\mu$ m electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

#### Acoplamiento DIN 11864-1, rosca aséptica, forma A 1.4404 (316L), apto para tubería EN 10357 serie A

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción DDS

courge at pearas	sounge at pearing park container a processor, openior 220							
DN [mm]	Apto para tubería EN 10357 serie A [mm]	A [mm/in]	B [mm]	L [mm]				
2 8	13 × 1,5 (DN 10)	Rd 28 × ½	10	170				
15	19 × 1,5	Rd 34 × ½	16	170				
25	29 × 1,5	Rd 52 × 1/ <sub>6</sub>	26	184				
40	41 × 1,5	Rd 65 × ½	38	256				
50	53 × 1,5	Rd 78 × 1/ <sub>6</sub>	50	256				
65	70 × 2	Rd 95 × 1/ <sub>6</sub>	66	266				
80	85 × 2	Rd 110 × 1/4	81	276				
100	104 × 2	Rd 130 × 1/4	100	286				

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,76  $\mu m$ , código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,38  $\mu m$  electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

# Acoplamiento ISO 2853, rosca

1.4404 (316L)

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción ICS

DN [mm]	Adecuado para tubería ISO 2037 [mm]	DN A Abrazadera ISO 2853 [mm/in]		B [mm]	L [mm]
40	38 × 1,6	38	Tr 50,5 × 3,175	35,6	256
50	51 × 1,6	51	Tr 64 × 3,175	48,6	256
65	63,5 × 1,6	63,5	Tr 77,5 × 3,175	60,3	266
80	76,1 × 1,6	76,1	Tr 91 × 3,175	72,9	276
100	101,6 × 2	101,6	Tr 118 × 3,175	97,6	286

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,76  $\mu m$ , código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,38  $\mu m$  electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

# Acoplamiento SMS 1145, rosca

1.4404 (316L)


Código de pedido para "Conexión a proceso", opción SAS

DN [mm]	Adecuado para tubería [mm]	DN SMS 1145 [mm]	A [mm/in]	B [mm]	L [mm]
25	1	25	Rd 40 × 1/ <sub>6</sub>	22,6	147,6
40	38,1 × 1,65	38	Rd 60 × 1/6	34,8	256
50	50,8 × 1,65	51	Rd 70 × 1/6	47,5	256
65	63,5 × 1,65	63,5	Rd 85 × 1/ <sub>6</sub>	60,2	266
80	76,2 × 1,65	76	Rd 98 × 1/6	72,6	276
100	101,6 × 1,65	101,6	Rd 132 × 1/ <sub>6</sub>	97,4	286

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,76  $\mu m$ , código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,38  $\mu m$  electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

# Rosca con junta tórica




A0027509

Rosca externa según ISO 228/DIN 2999 1.4404 (316L) Código de pedido para "Conexión a proceso", opción I2S							
DN [mm]	Apto para rosca interna ISO 228 / DIN 2999 [in]	A [mm/in]	B [mm]	L [mm]			
2 8	R 3/8	R 10,1 × <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	10	166			
15	R ½	R 13,2 × ½	16	166			
25	R 1	R 16,5 × 1	25	170			
Rugosidad superficial: $Ra_{m\acute{a}x.}$ = 1,6 $\mu m$							

Rosca interna según ISO 228/DIN 2999 1.4404 (316L) Código de pedido para "Conexión a proceso", opción I3S								
DN Adecuado para rosca A B L [mm] externa ISO 228/DIN 2999 [mm/in] [mm] [mm]								
2 8	Rp <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	Rp 13 × 3/ <sub>8</sub>	9	176				
15	Rp ⅓	Rp 14 × ½	16	176				
25 Rp 1 Rp 17 × 1 27,2 188								
Rugosidad superficial: Ra <sub>máx.</sub> = 1,6 μm								

# Adaptador de manguera


Adaptador de manguera con junta tórica



Adaptador de manguera 1.4404 (316L) Código de pedido para "Conexión a proceso", opciones O1S, O2S, O3S							
DN Adecuado para diámetro interno A I [mm] [mm] [mm]							
2 8	13	10	184				
15	16	12,6	184				
25	25 19 16 184						
Rugosidad superficial: Ra $_{m\acute{a}x.}$ = 1,6 $\mu m$							

# Casquillos adhesivos

Casquillos adhesivos con junta tórica




Casquillo adhesivo PVC Código de pedido para "Conexión a proceso", opción O2V							
DN [mm]	Adecuado para tubería [mm]/[in]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	L [mm]	
2 8	20 × 2	62	38,5	18	20,2	163	
15	(DIN 8062)		28,0			142	

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 1,6  $\mu m$  Los anillos de puesta a tierra requeridos se pueden pedir como accesorios (código de pedido: DK5HR-\*\*\*\*).

# Kits de montaje


Kit para montaje en pared




В С Ø D Ε F Α [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 137 88 110 120 7 125

#### Accesorios

Tapa de protección ambiental



€ 56 Tapa de protección ambiental para Proline 500, digital; unidad física mm (in)




Tapa de protección ambiental para Proline 500; unidad física mm (in)

Antena WLAN externa

La antena WLAN externa no es apta para usarse en aplicaciones higiénicas.

Proline 500, digital


Antena WLAN externa montada en el equipo



**№** 58 Unidad física mm (in)

#### Antena WLAN externa con cable montada


La antena WLAN externa puede montarse por separado del transmisor si las condiciones de transmisión/recepción en el lugar de montaje del transmisor son precarias.



🖸 59 Unidad física mm (in)

#### Proline 500


Antena WLAN externa montada en el equipo



■ 60 Unidad física mm (in)


#### Antena WLAN externa con cable montada

La antena WLAN externa puede montarse por separado del transmisor si las condiciones de transmisión/recepción en el lugar de montaje del transmisor son precarias.




■ 61 Unidad física mm (in)

# Separador



Código de pedido: DK5HB-\*\*\*\* DN D1 D2 L di [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 80 72,9 140,7 141 30 30 100 97,4 166,7 162

# Conexiones clamp con junta obturadora aséptica disponibles para pedidos



Tri-Clamp


1.4404 (316L), apto para tubería según ASME BPE y BS 4825, reducción desde tubería 1" de diámetro externo (conexión Tri-Clamp) al equipo DN 15 Código de producto: DKH\*\*-HF\*\*

DN [mm]	Apto para tubería según ASME BPE y BS 4825 (reducción) [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
15	Diámetro externo de la tubería: 1"	50,4	22,1	143

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,76  $\mu$ m, código de producto opcional para "Diseño", opción CB:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,38  $\mu$ m electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

# Acoplamientos con junta tórica disponibles para pedidos




Rosca externa 1.4404 (316L) Código de producto: DKH**-GD**								
DN [mm]	Apto para rosca interna NPT [in]	A [mm/in]	B [mm]	L [mm]				
2 8	NPT 3/8	R 15,5 × 3/8	10	186				
15	NPT ½	R 20 × ½	16	186				
25	NPT 1	R 25 × 1	25	196				
Rugosidad s	Rugosidad superficial: Ra $_{ ext{máx.}}$ = 1,6 $\mu m$							

Rosca interna 1.4404 (316L) Código de producto: DKH**-GC**									
DN [mm]	Apto para rosca externa NPT [in]	A [mm/in]	B [mm]	L [mm]					
2 8	NPT 3/8	R 13 × 3/8	8,9	176					
15	NPT ½	R 14 × ½	16	176					
25	25 NPT 1 R 17 × 1 27,2 188								
Rugosidad s	Rugosidad superficial: Ra <sub>máx.</sub> = 1,6 μm								

98

# Anillos de puesta a tierra




Para brida loca fabricada en PVDF y casquillo adhesivo de PVC 1.4435 (316L), Alloy C22, tántalo Código de pedido: DK5HR-\*\*\*

DN	di	В	С	D	E	F	G	Н	J
[mm]									
2 8	9	22	17,6	33,9	0,5	3,5	1,9	3,4	4,5
15	16	29	24,6	33,9	0,5	3,5	1,9	3,4	4,5
25	26	39	34,6	43,9	0,5	3,5	1,9	3,4	4,5

#### Medidas en unidades de EE. UU.

# Cabezal del Proline 500 – transmisor digital



A0033789

Código de producto para "Caja del transmisor", opción A "Aluminio, con recubrimiento" y código de producto para "Electrónica ISEM integrado", opción A "Sensor"


A	F	G	N	P	Q
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
6,57	9,13	3,50	7,36	0,94	0,83

Código de producto para "Caja del transmisor", opción D "Policarbonato" y código de producto para "Electrónica ISEM integrado", opción A "Sensor"

A	F	G	N	P	Q
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
6,97	9,21	3,50	7,76	0,67	

# Caja del transmisor Proline 500


Zona con peligro de explosión: Zona 2; Clase I, División 2 o Zona 1; Clase I, División 1



Código de producto para "Caja del transmisor", opción A "Aluminio, con recubrimiento" y código de producto para "Electrónica ISEM integrado", opción B "Transmisor"

A	B	C	F	G	Q	T
[in]						
7,40	3,35	4,06	12,5	8,54	5,12	

# Caja de conexiones del sensor



Código de producto para "Caja de conexiones del sensor", opción A: "Aluminio, recubierto"

DN	Α	В	С	D	E	F	G	K	L 1)	M
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
1/12	5,83	3,70	2,13	2,17	7,01	9,17	5,35	0,09	3,39	1,69
1/8	5,83	3,70	2,13	2,17	7,01	9,17	5,35	0,18	3,39	1,69
3/8	5,83	3,70	2,13	2,17	7,01	9,17	5,35	0,35	3,39	1,69
1/2	5,83	3,70	2,13	2,17	7,01	9,17	5,35	0,63	3,39	1,69
1	5,83	3,70	2,13	2,17	7,01	9,17	5,35	0,89	3,39	2,20
1 1/2	5,83	3,70	2,13	2,13	7,01	9,13	5,35	1,37	5,51	4,21
2	5,83	3,70	2,13	2,36	7,24	9,61	5,35	1,87	5,51	4,72
3	5,83	3,70	2,13	2,91	7,80	10,7	5,35	2,87	5,51	5,83

DN	A	В	С	D	Е	F	G	K	L 1)	M
[in]										
4	5,83	3,70	2,13	3,43	8,35	11,8	5,35	3,83	5,51	6,85
6	5,83	3,70	2,13	4,61	9,49	14,1	5,35	5,78	7,87	9,21

Código de producto para "Caja de conexiones del sensor", opción B: "Inoxidable, higiénica"


DN	Α	В	С	D	Е	F	G	K	L 1)	M
[in]										
1/12	5,39	3,07	2,32	2,17	6,85	9,02	5,28	0,09	3,39	1,69
1/8	5,39	3,07	2,32	2,17	6,85	9,02	5,28	0,18	3,39	1,69
3/8	5,39	3,07	2,32	2,17	6,85	9,02	5,28	0,35	3,39	1,69
1/2	5,39	3,07	2,32	2,17	6,85	9,02	5,28	0,63	3,39	1,69
1	5,39	3,07	2,32	2,17	6,85	9,02	5,28	0,89	3,39	2,20
1 ½	5,39	3,07	2,32	2,13	6,81	8,90	5,28	1,37	5,51	4,21
2	5,39	3,07	2,32	2,36	7,09	9,45	5,28	1,87	5,51	4,72
3	5,39	3,07	2,32	2,91	7,64	10,5	5,28	2,87	5,51	5,83
4	5,39	3,07	2,32	3,43	8,15	11,6	5,28	3,83	5,51	6,85
6	5,39	3,07	2,32	4,61	9,33	13,9	5,28	5,78	7,87	9,21

 ${\it C\'o\'aligo de producto para "\it Caja de conexiones del sensor", opci\'on C: "\it Ultracompacto, sanitario, aceroinoxidable"}$ 

DN	Α	В	С	D	Е	F	G	К	L 1)	М
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
1/12	4,88	2,68	2,20	2,17	6,81	8,98	4,41	0,09	3,39	1,69
1/8	4,88	2,68	2,20	2,17	6,81	8,98	4,41	0,18	3,39	1,69
3/8	4,88	2,68	2,20	2,17	6,81	8,98	4,41	0,35	3,39	1,69
1/2	4,88	2,68	2,20	2,17	6,81	8,98	4,41	0,63	3,39	1,69
1	4,88	2,68	2,20	2,17	6,85	9,02	4,41	0,89	3,39	2,20
1 1/2	4,88	2,68	2,20	2,13	6,81	8,94	4,41	1,37	5,51	4,21
2	4,88	2,68	2,20	2,36	7,05	9,41	4,41	1,87	5,51	4,72
3	4,88	2,68	2,20	2,91	7,60	10,5	4,41	2,87	5,51	5,83
4	4,88	2,68	2,20	3,43	8,15	11,6	4,41	3,83	5,51	6,85
6	4,88	2,68	2,20	4,61	9,29	13,9	4,41	5,78	7,87	9,21


1) La longitud total instalada depende de las conexiones a proceso.→ 🖺 103

# Conexión bridada del sensor



 $\blacksquare$  62 Vista frontal sin conexiones a proceso

DN	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	К	L	M
[in]	[mm]										
1/12	2,44	1,64	1,34	0,35	0,94	1,65	1,69	0,33	0,24	0,16	M6
5/32	2,44	1,64	1,34	0,35	0,94	1,65	1,69	0,33	0,24	0,16	M6
5/16	2,44	1,64	1,34	0,35	0,94	1,65	1,69	0,33	0,24	0,16	M6
1/2	2,44	1,64	1,34	0,63	0,94	1,65	1,69	0,33	0,24	0,16	M6
1	2,83	1,98	1,73	0,89	1,14	2,17	2,20	0,33	0,24	0,16	M6



 $\blacksquare$  63 Vista frontal sin conexiones a proceso

DN	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	К	L
									90° ±0,5°	60° ±0,5°
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[mm]	[in]	[in]		jeros ados
1 1/2	3,93	3,38	2,80	1,90	1,37	M8	0,47	0,67	4	_
2	4,44	3,89	3,29	2,37	1,87	M8	0,47	0,67	4	-
3	5,54	5,26	4,49	3,50	2,87	M8	0,47	0,67	-	6


102 Endress+Hauser

11001703

DN	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	К	L
									90° ±0,5°	60° ±0,5°
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[mm]	[in]	[in]	Aguj rosc	
4	6,56	6,28	5,55	4,50	3,83	M8	0,47	0,67	-	6
5	7,82	7,54	6,73	5,50	4,72	M10	0,59	0,79	-	6
6	8,93	8,64	7,87	6,63	5,78	M10	0,59	0,79	-	6

# Conexiones bridadas


Bridas con junta tórica



A0015621

Brida similar a ASME B16.5: Clase 150 1.4404 (316L) Código de pedido para "Conexión a proceso", opción A1S												
DN         A         B         C         D         E         L           [in]         [in]         [in]         [in]         [in]												
¹/ <sub>12</sub> ³/ <sub>8</sub> ¹)	3,50	2,38	4 × Ø0,62	0,44	0,62	8,59						
1/2	3,50	2,38	4 × Ø0,62	0,44	0,63	8,59						
1 4,25 3,12 4 × Ø0,62 0,56 1,05 9,05												
Rugosidad de la superficie: $Ra_{m\acute{a}x.}$ = 63 $\mu$ in												

1) DN  $^{1}\!\!/_{12}$  ...  $^{3}\!\!/_{8}$  con bridas de DN  $^{1}\!\!/_{2}$ " de manera estándar



-----

PVDF	Brida loca similar a ASME B16.5: Clase 150 PVDF Código de pedido para "Conexión a proceso", opción A1P												
DN A B C D E F L [in] [in] [in] [in]													
<sup>1</sup> / <sub>12</sub> <sup>3</sup> / <sub>8</sub> <sup>1)</sup>	3,74	2,36	4 × Ø 0,62	0,59	1,38	0,63	7,87						
½ 3,74 2,36 4 × Ø 0,62 0,59 1,38 0,63 7,87													

Rugosidad de la superficie: Ra $_{m\acute{a}x.}$  = 63  $\mu$ in

Los anillos de puesta a tierra requeridos se pueden pedir como accesorios (código de pedido: DK5HR-\*\*\*\*).

1) DN  $^{1}\!\!/_{12}$  ...  $^{3}\!\!/_{8}$  con bridas de DN  $^{1}\!\!/_{2}$ " de manera estándar


Brida loca similar a ASME B16.5: Clase 150 PVDF Código de pedido para "Conexión a proceso", opción A4P							
DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	L [in]
¹/ <sub>12</sub> ³/ <sub>8</sub> ¹)	3,74	2,36	4 × Ø 0,62	0,59	1,38	0,63	7,87
1/2	3,74	2,36	4 × Ø 0,62	0,59	1,38	0,63	7,87
Rugosidad de la sun	Rugocidad de la superficie: Pa . = 63 uin						

Rugosidad de la superficie:  $Ra_{máx.} = 63 \mu in$  No son necesarios anillos de puesta a tierra.

1) DN  $\frac{1}{12}$  ...  $\frac{3}{8}$  con bridas de DN  $\frac{1}{2}$ " de manera estándar

# Boquilla soldable

Boquilla soldable con junta obturadora aséptica



A0027510

Boquilla soldable según ISO 2037  1.4404 (316 L), adecuado para tubería ISO 2037  Código de pedido para "Conexión a proceso", opción IAS					
DN [in]	Adecuado para tubería ISO 2037 [in]	A [in]	B [in]	L [in]	
¹/ <sub>12</sub> ³/ <sub>8</sub>	0,50 × 0,06	0,47	0,39	4,65	
1/2	0,75 × 0,06	0,71	0,63	4,65	
1	1,00 × 0,06	0,98	0,89	4,65	
1 1/2	1,50 × 0,05	1,50	1,40	8,66	
2	2,00 × 0,05	2,01	1,91	8,66	
3	3,00 × 0,06	3,00	2,87	8,66	
4	2,50 × 0,08	4,00	3,84	8,66	
5	4,00 × 0,08	5,50	5,34	15,00	

# Boquilla soldable según ISO 2037

# 1.4404 (316 L), adecuado para tubería ISO 2037

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción IAS

DN [in]	Adecuado para tubería ISO 2037 [in]	A [in]	B [in]	L [in]
6	6,63 × 0,10	6,63	6,42	15,00

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 31,5  $\mu$ in,. código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 15  $\mu$ in electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

#### Boquilla soldable según ASME\_BPE

1.4404 (316L), apto para tubería según ASME BPE y DIN 11866 serie C


Código de producto para "Conexión a proceso", opción AAS

3 · · · F · · · · · · · · · · · · · · ·				
DN [in]	Apto para tubería según ASME BPE [in]	A [in]	B [in]	L [in]
¹/ <sub>12</sub> ³/ <sub>8</sub>	0,50 × 0,06	0,50	0,35	4,65
1/2	0,75 × 0,06	0,75	0,63	4,65
1	1,00 × 0,06	1,00	0,89	4,65
1 1/2	1,50 × 0,06	1,50	1,37	8,66
2	2,00 × 0,06	2,00	1,87	8,66
3	3,00 × 0,06	3,00	2,87	8,66
4	4,00 × 0,08	4,00	3,83	8,66
6	6,00 × 0,11	6,00	5,78	11,80

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 31,5 µin, código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 15 µin electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

#### Boquilla soldable con junta tórica



A0027510

# Boquilla soldable conforme a la norma ISO 1127

1.4404 (316L), apto para tubería según ISO 1127 serie 1


Código de pedido para "Conexión a proceso", opción A2S

DN [in]	T. P. C.		B [in]	L [in]
¹/ <sub>12</sub> ³/ <sub>8</sub>	0,53 × 0,09	0,53	0,35	4,99
1/2	0,84 × 0,10	0,84	0,63	4,99

Rugosidad superficial: Ra<sub>máx.</sub> = 63 µin

#### Conexiones clamp

Conexiones clamp con junta obturadora aséptica



A0015625

in-Clamp
1.4404 (316L), apto para tubería según ASME BPE y DIN 11866 serie C
Código de producto para "Conexión a proceso", opción <b>FAS</b>

DN [in]	Apto para tubería según ASME BPE [in]	A [in]	B [in]	L [in]
¹/ <sub>12</sub> ³/ <sub>8</sub>	1/2	1	0,37	5,63
1/2	3/4	1	0,62	5,63
1	1	2	0,87	5,63
1 ½	1,50 × 0,06	1,98	1,37	8,66
2	2,00 × 0,06	2,52	1,87	8,66
3	3,00 × 0,06	3,58	2,87	8,66
4	4,00 × 0,08	4,68	3,83	8,66
6	6,00 × 0,11	6,57	5,90	11,80

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 31,5  $\mu$ in, código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 15  $\mu$ in electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

#### Abrazadera según ISO 2852, fig. 2 1.4404 (316L)

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción IBS


DN [in]	Adecuado para tubería ISO 2037 [in]	DN Abrazadera ISO 2852 [in]	A [in]	B [in]	L [in]
1	0,96 × 0,06	1	2,00	0,89	6,87
1 1/2	1,50 × 0,06	1,50	1,99	1,40	8,66
2	2,00 × 0,06	2,01	2,52	1,91	8,66
3	3,00 × 0,06	3,00	3,58	2,87	8,66
4	2,50 × 0,08	4,00	4,69	3,84	8,66
5	4,00 × 0,08	5,50	6,10	5,34	11,80
6	6,63 × 0,10	6,63	7,20	6,42	11,80

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 31,5  $\mu$ in, código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 15  $\mu$ in electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

#### Acoplamientos

Rosca con junta obturadora aséptica



A0027509

	Acoplamiento DIN 11851, rosca 1.4404 (316L), apto para tubería EN 10357 serie B Código de pedido para "Conexión a proceso", opción DCS					
DN Apto para tubería EN 10357 ser [in] B [in]		A [in]	B [in]	L [in]		
	<sup>1</sup> / <sub>12</sub> a <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	0,47 × 0,04 (DN 1/8)	Rd 1,10 × 1/8	0,39	6,85	
	1/2	0,71 × 0,06	Rd 1,34 × ½	0,63	6,85	
	1	1 10 × 0 04 o 1 10×0 06	Rd 2.05 × ½	1.02	7 48	

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 31,5  $\mu$ in, código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 15  $\mu$ in electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

Acoplamiento DIN 11851, rosca 1.4404 (316L), apto para tubería EN 10357 serie A Código de pedido para "Conexión a proceso", opción DCS						
DN [in]	Apto para tubería EN 10357 serie A [in]	A [in]	B [in]	L [in]		
1 1/2	1,65 × 0,06	Rd 2,56 $\times \frac{1}{6}$	1,50	10,20		
2	2,13 × 0,06	Rd 3,07 × ½	1,97	10,20		
3	3,35 × 0,08	Rd 4,33 × 1/ <sub>4</sub>	3,19	11,00		
4	4,09 × 0,08	Rd 5,12× ⅓	3,94	11,40		
5	5,08 × 0,08	Rd 6,30 $\times \frac{1}{4}$	4,92	15,00		
6	6,06 × 0,08	Rd 6,30 × ½	5,91	15,40		

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 31,5  $\mu$ in, código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 15  $\mu$ in electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

Acoplamiento ISO 2853, rosca 1.4404 (316L) Código de pedido para "Conexión a proceso", opción ICS						
DN [in]	Adecuado para tubería EN 10357 (DIN 11850) [in]	DN Abrazadera ISO 2853 [in]	A [in]	B [in]	L [in]	
1 ½	1,50 × 0,06	1,50	Tr 2,00 × 0,13	1,40	10,80	
2	2,00 × 0,06	2,01	Tr 2,52 × 0,13	1,91	10,80	

# Acoplamiento ISO 2853, rosca

1.4404 (316L)

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción ICS

DN [in]	Adecuado para tubería EN 10357 (DIN 11850) [in]	DN Abrazadera ISO 2853 [in]	A [in]	B [in]	L [in]
3	3,00 × 0,06	3,00	Tr 3,58 × 0,13	2,87	10,90
4	2,50 × 0,08	4,00	Tr 4,65 × 0,13	3,84	11,30

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 31,5  $\mu$ in, código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 15  $\mu$ in electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

# Acoplamiento SMS 1145, rosca

1.4404 (316L)


Código de pedido para "Conexión a proceso", opción SAS

DN [in]	Adecuado para tubería [in]	DN SMS 1145 [in]	A [in]	B [in]	L [in]	
1	1	1	Rd1,57 × 0,17	0,89	5,81	
1 ½	1,50 × 0,06	1,50	Rd 2,36 × 1/ <sub>6</sub>	1,37	10,10	
2	2,00 × 0,06	2,00	Rd 2,76 × 1/ <sub>6</sub>	1,87	10,10	
3	3,00 × 0,06	3,00	Rd 3,86 × 1/ <sub>6</sub>	2,86	10,90	
4	4,00 × 0,08	4,00	Rd 5,20 × 1/ <sub>6</sub>	3,83	11,30	

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 31,5  $\mu$ in, código de producto opcional para "Servicio", opción HJ:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 15  $\mu$ in electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.

#### Rosca con junta tórica



A002750

#### Rosca externa según ISO 228/DIN 2999

1.4404 (316L)

Código de pedido para "Conexión a proceso", opción I2S

DN [in]	Apto para rosca interna ISO 228 / DIN 2999 [in]	A [in]	B [in]	L [in]
¹/ <sub>12</sub> ³/ <sub>8</sub>	R 3/8	R 0,40 × 3/8	0,39	6,53
1/2	R 1/2	R 0,52 × ½	0,63	6,53
1	R 1	R 0,66 × 1	0,98	6,69


Rugosidad superficial: Ra<sub>máx.</sub> = 63 μin

108

1.4404 (31	Rosca interna según ISO 228/DIN 2999 1.4404 (316L) Código de pedido para "Conexión a proceso", opción I3S					
DN [in]	Adecuado para rosca externa ISO 228/DIN 2999  A B L [in] [in] [in]					
¹/ <sub>12</sub> ³/ <sub>8</sub>	Rp <sup>3</sup> ⁄ <sub>8</sub>	Rp 0,51 × <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	0,35	6,93		
1/2	Rp ½	Rp 0,55 × ½	0,63	6,93		
1	1 Rp 1 Rp 0,67 × 1 1,07 7,41					
Rugosidad s	Rugosidad superficial: Ra <sub>máx.</sub> = 63 μin					

## Casquillos adhesivos

Casquillos adhesivos con junta tórica




Casquillo adhesivo PVC Código de pedido para "Conexión a proceso", opción O1V Adecuado С para tubería [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] 1/2 <sup>1</sup>/<sub>12</sub> ... <sup>3</sup>/<sub>8</sub> 2,44 1,52 0,71 0,85 6,42

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 63  $\mu$ in Los anillos de puesta a tierra requeridos se pueden pedir como accesorios (código de pedido: DK5HR-\*\*\*\*).

## Kits de montaje


Kit para montaje en pared




Α В С Ø D Е F [in] [in] [in] [in] [in] [in] 5,39 4,33 4,72 0,28 4,92 3,46

## Accesorios

Tapa de protección ambiental



🗷 64 Tapa de protección ambiental para Proline 500, digital; unidad física mm (in)




■ 65 Tapa de protección ambiental para Proline 500; unidad física mm (in)

Antena WLAN externa

La antena WLAN externa no es apta para usarse en aplicaciones higiénicas.

Proline 500, digital


Antena WLAN externa montada en el equipo



■ 66 Unidad física mm (in)

Antena WLAN externa con cable montada


La antena WLAN externa puede montarse por separado del transmisor si las condiciones de transmisión/recepción en el lugar de montaje del transmisor son precarias.



■ 67 Unidad física mm (in)

## Proline 500


Antena WLAN externa montada en el equipo



■ 68 Unidad física mm (in)

## Antena WLAN externa con cable montada

La antena WLAN externa puede montarse por separado del transmisor si las condiciones de transmisión/recepción en el lugar de montaje del transmisor son precarias.




■ 69 Unidad física mm (in)

Endress+Hauser

A003360


## Separador



A0017294

Código de pedido: DK5HB-***				
DN	di	D1	D2	L
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
3	2,87	5,54	5,55	1,30
4	3,83	6,56	6,38	1,30

Conexiones clamp con junta obturadora aséptica disponibles para pedidos




270 Conexión de adaptador de abrazadera higiénica adecuada para tuberías con conexión según ASME BPE (reducción)

• • • •	oto para tubería según ASME BI 1 Tri-Clamp) al equipo DN 15 1:0: DKH**-HF**	PE y BS 4825, reduc	ción desde tubería 1	L" de diámetro
DN [in]	Apto para tubería según ASME BPE y BS 4825 (reducción) [in]	A [in]	B [in]	L [in]
1/2	Diámetro externo de la tubería: 1"	2	0,87	5,63

Rugosidad superficial:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 31,5  $\mu$ in, código de producto opcional para "Diseño", opción CB:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 15  $\mu$ in electropulida

Tenga en cuenta los diámetros internos de la tubería de medición y la conexión a proceso (B) cuando limpie con pigs.


## Acoplamientos con junta tórica disponibles para pedidos



Rosca externa 1.4404 (316L) Código de prod					
DN [in]	Apto para rosca interna NPT [in]	A [in]	B [in]	L [in]	
¹/ <sub>12</sub> ³/ <sub>8</sub>	NPT 3/8	R 0,61 × 3/8	0,39	7,39	
1/2	NPT ½	R 0,79 × ½	0,63	7,39	
1 NPT 1 R 1 × 1 1,00 7,73					
Rugosidad superficial: Ra <sub>máx.</sub> = 63 μin					

Rosca interna 1.4404 (316L) Código de producto: DKH**-GC**					
DN [in]	Apto para rosca externa NPT [in]	A [in]	B [in]	L [in]	
1/12 3/8	NPT 3/8	R 0,51 × 3/8	0,35	6,93	
1/2	NPT ½	R 0,55 × ½	0,63	6,93	
1 NPT 1 R 0,67 × 1 1,07 7,41					
Rugosidad supe	Rugosidad superficial: Ra <sub>máx.</sub> = 63 μin				

## Anillos de puesta a tierra



A001767

Para brida loca fabricada en PVDF y casquillo adhesivo de PVC 1.4435 (316L), Alloy C22, tántalo Código de pedido: DK5HR-\*\*\*\*

DN	di	В	С	D	E	F	G	Н	J
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
¹/ <sub>12</sub> ³/ <sub>8</sub>	0,35	0,87	0,69	1,33	0,02	0,14	0,07	0,13	0,18
1/2	0,63	1,14	0,97	1,33	0,02	0,14	0,07	0,13	0,18
1	0,89	1,44	1,23	1,73	0,02	0,14	0,07	0,13	0,18

## Peso

Todos los valores (el peso excluye el material de embalaje) se refieren a equipos con bridas de presiones nominales estándar.

El peso puede ser inferior al indicado según la presión nominal y el diseño.

## Transmisor

- Proline 500 digital, plástico de policarbonato: 1,4 kg (3,1 lbs)
- Proline 500 digital aluminio: 2,4 kg (5,3 lbs)
- Proline 500 aluminio: 6,5 kg (14,3 lbs)

## Sensor

Versión del sensor con caja de conexiones de aluminio:

Diámetro nominal		Pe	SO
[mm]	[in]	[kg]	[lbs]
2	1/12	2,00	4,41
4	5/32	2,00	4,41
8	5/16	2,00	4,41
15	1/2	1,90	4,19
25	1	2,80	6,17
40	1 ½	4,10	9,04
50	2	4,60	10,1
65	_	5,40	11,9
80	3	6,00	13,2
100	4	7,30	16,1
125	5	12,7	28,0
150	6	15,1	33,3

# Especificaciones del tubo de medición

Diámetro nominal		Presión nominal <sup>1)</sup>	Diámetro interno de la conexión a proce	
		EN (DIN)	PFA	
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[in]
2	1/12	PN 16/40	2,25	0,09
4	5/32	PN 16/40	4,5	0,18
8	5/16	PN 16/40	9,0	0,35
15	1/2	PN 16/40	16,0	0,63
_	1	PN 16/40	22,6 <sup>2)</sup>	0,89 <sup>2)</sup>
25	-	PN 16/40	26,0 <sup>3)</sup>	1,02 3)
40	1 ½	PN 16/25/40	35,3	1,39
50	2	PN 16/25	48,1	1,89
65	_	PN 16/25	59,9	2,36
80	3	PN 16/25	72,6	2,86

Diámetro nominal		Presión nominal <sup>1)</sup>	Diámetro interno de	la conexión a proceso
EN (DIN)		PI	FA	
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[in]
100	4	PN 16/25	97,5	3,84
125	5	PN 10/16	120,0	4,72
150	6	PN 10/16	146,5	5,77

- 1) Según la conexión a proceso y las juntas utilizadas
- 2) Código de pedido 5H\*\*22
- 3) Código de pedido 5H\*\*26

#### **Materiales**

## Caja del transmisor

Cabezal del Proline 500 – transmisor digital

Código de producto para "Caja del transmisor":

- Opción A "Aluminio, recubierta": aluminio, AlSi10Mg, recubierta
- Opción **D** "Policarbonato": plástico de policarbonato

Caja del transmisor Proline 500

Código de producto para "Caja del transmisor":

Opción  ${f A}$  "Aluminio, recubierta": aluminio, AlSi ${f 10Mg}$ , recubierta

Material de la ventana

Código de producto para "Caja del transmisor":


- Opción **A** "Aluminio, recubierta": vidrio
- Opción **D** "Policarbonato": plástico de policarbonato

## Caja de conexiones del sensor

Código de producto para "Caja de conexión del sensor":

- $\, \bullet \,$  Opción A "Aluminio, recubierta": aluminio, AlSi10Mg, recubierta
- Opción B "Inoxidable, higiénica": Acero inoxidable 1.4301 (304)
- Opción C "Ultracompacto, higiénico, inoxidable": Acero inoxidable 1.4301 (304)

## Entradas de cable/prensaestopas



A0028352

■ 71 Entradas de cable/prensaestopas posibles

- 1 Rosca M20 × 1.5
- 2 Prensaestopas  $M20 \times 1,5$
- 3 Adaptador para entrada de cable con rosca interior G ½" o NPT ½"
- 4 Conector del equipo

Entradas para cable y adaptadores	Material
Prensaestopas M20 × 1,5	Plástico
<ul> <li>Adaptador para entrada de cable con rosca hembra G ½"</li> <li>Adaptador para entrada de cable con rosca hembra NPT ½"</li> </ul>	Latón niquelado
Disponible solo para unas versiones de equipo determinadas:  Código de producto para "Caja del transmisor":  Opción A "Aluminio, recubierto"  Opción D "Policarbonato"  Código de pedido para "Caja de conexión del sensor":  Proline 500 – digital: Opción A "Aluminio recubierto" Opción B "Inoxidable"  Proline 500: Opción A "Aluminio recubierto" Opción C "Inoxidable, higiénica"	
Adaptador para la conexión del equipo	Acero inoxidable 1.4404 (316L)
<ul> <li>Conector de equipo para comunicaciones digitales:         Disponible únicamente para ciertas versiones del equipo         →          34.</li> <li>Conector de equipo para el acoplamiento de cables:         Para las versiones de equipo con los códigos de producto         para "Caja de conexión del sensor" siempre se usa un         dispositivo de acoplamiento, opción C "Ultracompacto,         higiénico, inoxidable".</li> </ul>	

## Conector del equipo

Conexión eléctrica	Materiales
Conector M12x1	<ul> <li>Zócalo: Acero inoxidable, 1.4404 (316L)</li> <li>Caja de contactos: Poliamida</li> <li>Contactos: Bronce chapado en oro</li> </ul>

## Cables de conexión



La radiación UV puede causar daños en el recubrimiento externo del cable. Proteja el cable contra la exposición al sol tanto como resulte posible.

Cable de conexión para al sensor – Transmisor digital Proline 500

Cable de PVC con apantallamiento de cobre

Cable de conexión para al sensor – Transmisor digital Proline 500

Cable de PVC con apantallamiento de cobre

## Caja del sensor

Acero inoxidable 1.4301 (304)

## Tubos de medición

Acero inoxidable 1.4301 (304)

Revestimiento

PFA (USP Clase VI, FDA 21 CFR 177.2600)

## Conexiones a proceso

- Acero inoxidable, 1.4404 (F316L)
- PVDF
- Casquillo adhesivo de PVC

## Electrodos

Estándar: 1.4435 (316L)

#### **Juntas**

- Junta tórica, DN 2 a 25 (1/12 a 1"): EPDM, FKM <sup>2)</sup>, Kalrez
- Aséptica<sup>3)</sup> junta obturadora de diseño higiénico, DN de 2 a 150 (de 1/12 a 6"): EPDM, FKM<sup>2)</sup>, VMQ (silicona)

#### Accesorios

Cubierta protectora

Acero inoxidable 1.4404 (316L)

#### Antena WLAN externa

- Antena: plástico ASA (acrilonitrilo estireno acrilato) y latón niquelado
- Adaptador: Acero inoxidable y latón niquelado
- Cable: Polietileno
- Conector: Latón niquelado
- Placa de montaje: Acero inoxidable

#### Anillos de puesta a tierra

- Estándar: 1.4435 (316L)
- Opcional: Aleación C22, tántalo

Kit para montaje en pared

Acero inoxidable, 1.4301 (304) 4)

Estrella de centrado

1.4435 (F316L)

## Electrodos apropiados

- 2 electrodos de medición para la detección de señales
- 1 electrodo de detección de tubería vacía para la detección de tubería vacía/medición de temperaturas (solo DN 15 a 150 (½ a 6"))

## Conexiones a proceso

#### Con junta tórica:

- Boquilla de soldadura (DIN EN ISO 1127, ODT/SMS, ISO 2037)
- Brida (EN (DIN), ASME, JIS)
- Brida de PVDF (EN (DIN), ASME, JIS)
- Rosca macho
- Rosca hembra
- Conexión de manguera
- Casquillo adhesivo de PVC

Con junta obturadora aséptica:

- Junta con rosca (DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145)
- Brida DIN 11864-2
  - Para obtener información sobre los diferentes materiales usados en las conexiones a proceso  $\rightarrow \stackrel{\cong}{=} 117$

## Rugosidad superficial

## Electrodos:

- Acero inoxidable, 1.4435 (316L) electropulido  $\leq$  0,5 µm (19,7 µin)
- Aleación C22, 2.4602 (UNSN06022); tántalo  $\leq$  0,5  $\mu$ m (19,7  $\mu$ in)

(Todos los datos hacen referencia a partes en contacto con el producto.)

Revestimiento con PFA:

 $\leq 0.4 \ \mu m \ (15.7 \ \mu in)$ 

<sup>2)</sup> USP Clase VI, FDA 21 CFR 177.2600, 3A

<sup>3)</sup> En este contexto, "aséptica" significa

No cumple con las directrices de instalación con diseño higiénico.

(Todos los datos hacen referencia a partes en contacto con el producto.)

Conexiones a proceso de acero inoxidable:

- Con junta tórica: ≤ 1,6 μm (63 μin)
- Con junta aséptica:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,76 µm (31,5 µin) Opcionalmente:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,38 µm (15 µin) electropulida

(Todos los datos hacen referencia a partes en contacto con el producto.)

## Operabilidad

# Planteamiento de configuración

## Estructura de menú orientada al operador para tareas específicas de usuario

- Puesta en marcha
- Configuración
- Diagnóstico
- Nivel de experto

#### Puesta en marcha rápida y segura

- Menús guiados (con asistentes para "hacer funcionar") para aplicaciones
- Guía de menú con breves descripciones de las funciones de los distintos parámetros
- Acceso al equipo mediante servidor web
- Acceso WLAN al equipo desde una consola móvil, tableta o teléfono inteligente

## Configuración fiable

- Configuración en el idioma local
- La filosofía de manejo aplicada es uniforme para el equipo y el software de configuración
- Si se sustituyen los módulos de la electrónica, se puede transferir mediante memoria interna (copia de seguridad HistoROM) la configuración del dispositivo, que comprende los datos sobre el proceso, datos del equipo de medida y el libro de registro de eventos. No se tiene que reconfigurar.

## La eficiencia del diagnóstico aumenta la fiabilidad de la medición

- Las medidas de localización y resolución de fallos son accesibles a través del equipo y el software de configuración
- Dispone de diversas opciones de simulación, libro de registro de eventos ocurridos y, opcionalmente, de funciones de registro en línea

## Idiomas

Admite la configuración en los siguientes idiomas:

- Mediante configuración local inglés, alemán, francés, español, italiano, neerlandés, portugués, polaco, ruso, turco, chino, japonés, coreano, vietnamita, checo, sueco
- A través del navegador de internet inglés, alemán, francés, español, italiano, neerlandés, portugués, polaco, ruso, turco, chino, japonés, vietnamita, checo, sueco
- Mediante las aplicaciones de software de configuración "FieldCare" o "DeviceCare": Inglés, alemán, francés, español, italiano, chino, japonés

## Configuración en planta


## Mediante módulo de visualización

#### Características:

- Código de pedido para "Indicador; configuración", opción F "4 líneas, iluminado, indicador gráfico; control táctil"
- Código de producto para "Indicador; funcionamiento", opción G "de 4 líneas, indicador gráfico, iluminado; control óptico + WLAN"



Información sobre la interfaz WLAN → 🖺 126



🖪 72 🛮 Operación con pantalla táctil

- 1 Proline 500 digital
- 2 Proline 500

## Elementos del indicador

- Indicador gráfico de 4 líneas, iluminado
- Retroiluminación de color blanco; cambia a rojo cuando se produce un error en el equipo
- El formato de visualización de las variables medidas y las variables de estado se puede configurar individualmente


## Elementos de configuración

- Operaciones de configuración externas mediante control óptico (3 teclas ópticas) sin necesidad de abrir la caja: ∃, □, E
- Los elementos de configuración también son accesibles en las distintas zonas del área de peligro

## Configuración a distancia

## Mediante protocolo HART


Esta interfaz de comunicación está disponible en las versiones del equipo con una salida HART.



■ 73 Opciones para la configuración a distancia mediante el protocolo HART (activo)

- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Ordenador con navegador de internet (p. ej., Microsoft Edge) para acceder al servidor web integrado en el equipo u ordenador con software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) con COM DTM "Comunicación CDI TCP/IP"
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 o SFX370
- 6 Field Xpert SMT70
- 7 Módem Bluetooth VIATOR con cable de conexión
- 8 Transmisor

120




■ 74 Opciones para la configuración a distancia mediante el protocolo HART (pasivo)

- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Fuente de alimentación del transmisor, p. ej., RN221N (con resistencia para comunicaciones)
- 3 Conexión para FXA195 Commubox y consola de campo 475
- 4 Field Communicator 475
- 5 Ordenador con navegador de internet (p. ej., Microsoft Edge) para acceder al servidor web integrado en el equipo u ordenador con software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) con COM DTM "Comunicación CDI TCP/IP"
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350 o SFX370
- 8 Field Xpert SMT70
- 9 Módem Bluetooth VIATOR con cable de conexión
- 10 Transmisor

## Mediante red FOUNDATION Fieldbus

Esta interfaz de comunicación está disponible para versiones de equipo con FOUNDATION Fieldbus.



■ 75 Opciones para la configuración a distancia mediante red FOUNDATION Fieldbus


- 1 Sistema de automatización
- 2 Ordenador con tarjeta de red FOUNDATION Fieldbus
- 3 Red industrial
- 4 Red Ethernet de alta velocidad FF-HSE
- 5 Acoplador de segmentos FF-HSE/FF-H1
- 6 Red FOUNDATION Fieldbus FF-H1
- 7 Red de alimentación FF-H1
- 8 Caja de conexiones en T
- 9 Equipo de medición

Endress+Hauser 121

A002883

## Mediante red PROFIBUS DP

Esta interfaz de comunicación está disponible para versiones de equipo con PROFIBUS DP.




 $\blacksquare$  76 Opciones para la configuración a distancia mediante red PROFIBUS DP

- 1 Sistema de automatización
- 2 Ordenador con tarjeta para red PROFIBUS
- 3 Red PROFIBUS DP
- 4 Instrumento de medición

## Mediante red PROFIBUS PA

Esta interfaz de comunicación está disponible para versiones de equipo con PROFIBUS PA.




■ 77 Opciones para la configuración a distancia mediante red PROFIBUS PA

- 1 Sistema de automatización
- 2 Ordenador con tarjeta de red PROFIBUS
- 3 Red PROFIBUS DP
- 4 Acoplador de segmentos PROFIBUS DP/PA
- 5 Red PROFIBUS PA
- 6 Caja de conexiones en T
- 7 Equipo de medición

## Mediante el protocolo Modbus RS485

Esta interfaz de comunicación está disponible en las versiones del equipo con una salida Modbus RS485.




■ 78 Opciones para la configuración a distancia mediante el protocolo Modbus RS485 (activo)

- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- Ordenador con navegador de internet (p. ej., Microsoft Edge) para acceder al servidor web integrado en el equipo o con software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare) con COM DTM "Comunicación CDI TCP/IP" o Modbus DTM
- 3 Transmisor

## Mediante red EtherNet/IP

Esta interfaz de comunicación está disponible para versiones de equipo con EtherNet/IP.

## Topología en estrella




■ 79 Opciones para la configuración a distancia mediante red EtherNet/IP: topología en estrella

- 1 Sistema de automatización, p. ej., "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 2 Estación de trabajo para operaciones con el equipo de medición: con perfil Add-On personalizado para "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) o con Hoja de características electrónicas (EDS)
- 3 Ordenador con navegador de internet (p. ej., Internet Explorer) para acceder al servidor web integrado o con un software de configuración (p. ej. FieldCare, DeviceCare) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Conmutador estándar de Ethernet, p. ej. Scalance X204 (Siemens)
- 5 Equipo de medición

## Topología en anillo

El equipo se integra mediante la conexión a terminal para la transmisión de señales (salida 1) y la interfaz de servicio (CDI-RJ45).




🖪 80 🛮 Opciones para la configuración a distancia mediante red EtherNet/IP: topología en anillo

- 1 Sistema de automatización, p. ej., "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 2 Estación de trabajo para operaciones con el equipo de medición: con perfil Add-On personalizado para "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) o con Hoja de características electrónicas (EDS)
- 3 Ordenador con navegador de internet (p. ej., Internet Explorer) para acceder al servidor web integrado o con un software de configuración (p. ej. FieldCare, DeviceCare) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Conmutador estándar de Ethernet, p. ej. Scalance X204 (Siemens)
- 5 Equipo de medición

## Mediante red PROFINET

Esta interfaz de comunicación está disponible para versiones de equipo con PROFINET.

## Topología en estrella




A002654

 $\blacksquare$  81 Opciones para la configuración a distancia mediante red PROFINET: topología en estrella

- 1 Sistema de automatización, p. ej. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Ordenador con navegador de internet (p. ej., Internet Explorer) para acceder al servidor web integrado en él o con un software de configuración (p. ej. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Conmutador estándar de Ethernet, p. ej. Scalance X204 (Siemens)
- 4 Equipo de medición

## Topología en anillo


El equipo se integra mediante la conexión a terminal para la transmisión de señales (salida 1) y la interfaz de servicio (CDI-RJ45).



Opciones para la configuración a distancia mediante red PROFINET: topología en anillo

- Sistema de automatización, p. ej. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Ordenador con navegador de internet (p. ej., Internet Explorer) para acceder al servidor web integrado en él o con un software de configuración (p. ej. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- Conmutador estándar de Ethernet, p. ej. Scalance X204 (Siemens)
- Equipo de medición

## Mediante red APL



₹ 83 Opciones para la configuración a distancia vía red APL

- Sistema de automatización, p. ej. Simatic S7 (Siemens) 1
- 2 Conmutador para Ethernet, p. ej. Scalance X204 (Siemens)
- Ordenador con navegador de internet (p. ej., Internet Explorer) para acceder al servidor web integrado u 3 ordenador con software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare con PROFINET COM DTM o SIMATIC PDM con paquete FDI)
- Interruptor de alimentación APL (opcional)
- Interruptor de campo APL
- Equipo de medición

#### Interfaz de servicio

## Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)

Para configurar el equipo en campo puede establecerse una conexión de tipo punto-a-punto. La conexión se establece directamente desde la interfaz de servicio (CDI-RJ45) con la caja del equipo




Se dispone opcionalmente de un adaptador para RJ45 a conector M12 para el área exenta de peligro:

Código de pedido correspondiente a "Accesorios", opción NB: "Adaptador RJ45 M12 (interfaz de servicio)"

El adaptador conecta la interfaz de servicio (CDI-RJ45) a un conector M12 montado en la entrada de cable. La conexión a la interfaz de servicio puede establecerse mediante un conector M12 sin necesidad de abrir el equipo.


## Proline 500, transmisor digital



€ 84 Conexión mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45)

- Ordenador con navegador de internet (p. ej., Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) para acceder al servidor web integrado o con software de configuración "FieldCare", "DeviceCare" con COM DTM "CDI Communication TCP/IP" o Modbus DTM
- Cable de conexión estándar para Ethernet con conector RJ45
- Interfaz de servicio (CDI-RJ45) del equipo de medición con acceso al servidor web integrado

## Transmisor Proline 500




₽ 85 Conexión mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45)

- Ordenador con navegador de internet (p. ej., Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) para acceder al servidor web integrado o con software de configuración "FieldCare", "DeviceCare" con COM DTM "CDI Communication TCP/IP" o Modbus DTM
- 2 Cable de conexión estándar para Ethernet con conector RJ45
- Interfaz de servicio (CDI-RJ45) del equipo de medición con acceso al servidor web integrado

#### Mediante interfaz WLAN

La interfaz WLAN opcional está disponible en las versiones de equipo siguientes: Código de producto para "Indicador; funcionamiento", opción G "de 4 líneas, iluminado; control óptico + WLAN"

126



- Transmisor con antena WLAN integrada
- 2 Transmisor con antena WLAN externa
- 3 LED encendido permanentemente; el equipo de medición tiene activada la recepción WLAN
- LED parpadeante; conexión establecida entre la unidad de configuración y el equipo de medición
- Ordenador con interfaz WLAN y navegador de internet (p. ej., Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge) para acceder al servidor web integrado en el equipo o con software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare)
- Consola móvil con interfaz WLAN y navegador de internet (p. ej., Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge) para acceder al servidor web integrado en el equipo o con software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare)
- Teléfono inteligente o tableta (p. ej. Field Xpert SMT70)

Función	WLAN: IEEE 802,11 b/g (2,4 GHz)  • Punto de acceso con servidor DHCP (configuración de fábrica)  • Red
Encriptación	WPA2-PSK AES-128 (conforme a IEEE 802.11i)
Canales WLAN configurables	1 a 11
Grado de protección	IP67
Antenas disponibles	<ul> <li>Antena interna</li> <li>Antena externa (opcional)         En caso de condiciones de transmisión/recepción deficientes en el lugar de instalación.         Disponible como accesorio → □ 139.         IEn todo momento solo hay 1 antena activa!     </li> </ul>
Alcance	<ul> <li>Antena interna: típ. 10 m (32 ft)</li> <li>Antena externa: típ. 50 m (164 ft)</li> </ul>
Materiales (antena externa)	<ul> <li>Antena: plástico ASA (acrilonitrilo estireno acrilato) y latón niquelado</li> <li>Adaptador: Acero inoxidable y latón niquelado</li> <li>Cable: Polietileno</li> <li>Conector: Latón niquelado</li> <li>Placa de montaje: Acero inoxidable</li> </ul>

Integración en red

La integración de red solo está disponible para el protocolo de comunicación HART.


El paquete de aplicación de software opcional OPC-UA-Server permite integrar el equipo en una red Ethernet desde la interfaz de servicio (CDI-RJ45 y WLAN) y comunicarse con clientes OPC-UA. Si el equipo se usa de este modo, es necesario considerar los aspectos de la seguridad informática.

i

**No** es posible conectar los transmisores dotados con una homologación Ex de protección contra explosiones mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45).

Código de producto para "Transmisor + sensor con certificado", opciones (Ex de): BB, C2, GB, MB, NB

El equipo está incorporado directamente a la red mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45) para proporcionar acceso permanente a los datos del equipo y la posibilidad de configuración de equipo desde el servidor web. De este modo, puede acceder al equipo en cualquier momento desde la estación de control. El sistema de automatización procesa por separado los valores medidos en las entradas y salidas.



A003361

- 1 Sistema de automatización, p. ej. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Conmutador para Ethernet
- 3 Pasarela (gateway) Edge
- 4 Nube
- 5 Equipo de medición
- 6 Red Ethernet
- 7 Valores medidos en las entradas y salidas
- 8 Interfaz WLAN opcional
- La interfaz WLAN opcional está disponible en las versiones de equipo siguientes:

  Código de producto para "Indicador; operación", opción **G**: "indicador gráfico retroiluminado de 4 líneas; control óptico + WLAN"
- Documentación especial para el paquete de aplicaciones de software "OPC-UA-Server" ightarrow ightarrow ightarrow ightarrow ightarrow ightarrow ightarrow 144.

# Software de configuración compatible

Diversas aplicaciones de software de configuración proporcionan acceso remoto a los equipos de medición. Según la aplicación de software de configuración que se utilice es posible acceder con diferentes unidades operativas y diversidad de interfaces.

Software de configuración compatible	Unidad de configuración	Interfaz	Información adicional
Navegador de internet	Ordenador portátil, PC o tableta con navegador de internet	<ul> <li>Interfaz de servicio CDI-RJ45</li> <li>Interfaz WLAN</li> <li>Bus de campo basado en EtherNet (EtherNet/IP, PROFINET)</li> </ul>	Documentación especial para el equipo
DeviceCare SFE100	Ordenador portátil, PC o tableta con sistema Microsoft Windows	<ul> <li>Interfaz de servicio CDI-RJ45</li> <li>Interfaz WLAN</li> <li>Protocolo de bus de campo</li> </ul>	→ 🖺 142

Software de configuración compatible	Unidad de configuración	Interfaz	Información adicional
FieldCare SFE500	Ordenador portátil, PC o tableta con sistema Microsoft Windows	<ul> <li>Interfaz de servicio CDI-RJ45</li> <li>Interfaz WLAN</li> <li>Protocolo de bus de campo</li> </ul>	→ 🖺 142
Field Xpert	SMT70/77/50	<ul> <li>Todos los protocolos de bus de campo</li> <li>Interfaz WLAN</li> <li>Bluetooth</li> <li>Interfaz de servicio CDI-RJ45</li> </ul>	Manual de instrucciones BA01202S Ficheros de descripción del equipo: Utilice la función de actualización de la consola
Aplicación SmartBlue	Teléfono inteligente o tableta con sistema operativo iOS o Android	WLAN	→ 🖺 142

- i
- Para el manejo de los equipos pueden utilizarse otras aplicaciones de software de configuración basadas en tecnología FDT con un driver de equipo como DTM/iDTM o DD/EDD. Cada fabricante particular distribuye estas aplicaciones de software de configuración específicas. Las aplicaciones de software de configuración admiten, entre otras, las funciones de integración siguientes:
- FactoryTalk AssetCentre (FTAC) de Rockwell Automation → www.rockwellautomation.com
- Process Device Manager (PDM) de Siemens → www.siemens.com
- Asset Management Solutions (AMS) de Emerson → www.emersonprocess.com
- FieldCommunicator 375/475 de Emerson → www.emersonprocess.com
- Field Device Manager (FDM) de Honeywell → www.process.honeywell.com
- FieldMate de Yokogawa → www.yokogawa.com
- PACTWare → www.pactware.com

Están disponibles los ficheros de descripción del equipo relacionados: www.endress.com  $\rightarrow$  Área de descarga

#### Servidor web

Con el servidor web integrado, el equipo se puede manejar y configurar mediante un navegador de internet usando Ethernet-APL, y a través de la interfaz de servicio (CDI-RJ45) o la interfaz WLAN. La estructura del menú de configuración la misma que la del indicador local. Además de los valores medidos, también se muestra la información sobre el estado del equipo, que se puede usar para monitorizar el estado de salud del equipo. Asimismo, existe la posibilidad de gestionar los datos del equipo y configurar los parámetros de la red.

El acceso a la red es necesario para la conexión Ethernet-APL.

Para la conexión WLAN se requiere un equipo que disponga de interfaz WLAN (se puede pedir como opción): código de pedido para "Indicador; configuración", opción G "4 líneas, iluminado; control táctil + WLAN". El equipo actúa como punto de acceso y permite la comunicación por ordenador o por consola portátil.

## Funciones compatibles

Intercambio de datos entre la unidad de configuración (p. ej., un ordenador portátil) y el equipo de medición:

- Carga de la configuración desde el equipo de medición (formato XML, copia de seguridad de la configuración)
- Almacenaje de la configuración en el equipo de medición (formato XML, recuperación de la configuración)
- Exportación de la lista de eventos (fichero .csv)
- Exportación de los parámetros de configuración (fichero .csv o fichero PDF, documento de configuración del punto de medición)
- Exportación del registro de verificación Heartbeat (fichero PDF, disponible únicamente con el paquete de aplicación **Heartbeat Verification** → 🖺 138)

- Escritura de la versión del firmware en la memoria flash para mejorar el firmware del equipo, por ejemplo
- Descarqa de drivers para la integración de sistemas

#### Gestión de datos HistoROM

El equipo de medición dispone de la función HistoROM para la gestión de datos . La aplicación de gestión de datos HistoROM incluye tanto el almacenaje e importación/exportación de equipos clave como el procesamiento de datos, y confiere a las tareas de configuración y prestación de servicios mayor fiabilidad, seguridad y eficiencia.



En el momento de la entrega del equipo, los ajustes de fábrica de los datos de configuración están almacenados como una copia de seguridad en la memoria del equipo. Esta memoria puede sobrescribirse con un registro de datos actualizado, por ejemplo, tras la puesta en marcha.

## Información adicional sobre el concepto de almacenamiento de datos

El equipo puede guardar y usar los datos del equipo en diferentes tipos de unidades de almacenamiento de datos:

	Copia de seguridad HistoROM	T-DAT	S-DAT
Datos disponibles	<ul> <li>Libro de registro de eventos, p. ej. eventos de diagnóstico</li> <li>Copia de seguridad del registro de datos de parámetros</li> <li>Paquete de firmware de equipo</li> <li>Controlador de integración en el sistema para exportación a través del servidor web, p. ej.:         <ul> <li>GSD para PROFIBUS DP</li> <li>GSD para PROFIBUS PA</li> <li>GSDML para PROFINET</li> <li>EDS para EtherNet/IP</li> <li>DD para Foundation Fieldbus</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>Fichero histórico de valores medidos (opción de cursar pedido de la función "HistoROM ampliada")</li> <li>Registro actual de datos de los parámetros (usado por el firmware en el tiempo de ejecución)</li> <li>Indicador (valores mínimos/máximos)</li> <li>Valor del totalizador</li> </ul>	<ul> <li>Datos del sensor: p. ej., diámetro nominal</li> <li>Número de serie</li> <li>Datos de calibración</li> <li>Configuración del equipo (p. ej., opciones de SW, E/S fijas o E/S múltiples)</li> </ul>
Lugar de almacenaje	Fijo en la placa del PC de la interfaz de usuario en el compartimento de conexiones	Se puede conectar en la placa del PC de la interfaz de usuario en el compartimento de conexiones	En conector del sensor en la parte del cuello del transmisor

#### Copia de seguridad de los datos

#### Automática

- Los datos más importantes del equipo (sensor y transmisor) se guardan automáticamente en los módulos DAT
- Si se reemplaza el transmisor o el dispositivo de medición: una vez que se ha cambiado el T-DAT que contiene los datos del equipo anterior, el nuevo dispositivo de medición está listo para funcionar de nuevo inmediatamente sin errores
- Si se reemplaza el sensor: una vez que se ha cambiado el sensor, los datos del nuevo sensor se transfieren del S-DAT en el dispositivo de medición y el dispositivo de medición está listo para funcionar de nuevo inmediatamente sin errores
- Al sustituir módulos de la electrónica (p. ej., el módulo E/S de la electrónica): Una vez remplazado el módulo de la electrónica, el software del módulo se contrasta con respecto al firmware del equipo. La versión del software del módulo se ajusta a una posterior o anterior donde sea necesario. La disponibilidad del módulo de la electrónica es inmediata y no surgen problemas de compatibilidad.

## Manual

Registro adicional de datos de parámetros de configuración (registro completo de los parámetros de configuración) en la copia de seguridad HistoROM integrada en el equipo para:

- Función de copia de seguridad de los datos
   Copia de seguridad y recuperación posterior de una configuración de equipo desde la copia de seguridad HistoROM de la memoria del equipo
- Función de comparación de datos
   Comparación de la configuración de equipo que está en curso con la configuración de equipo que hay quardada en la copia de seguridad HistoROM de la memoria del equipo

## Transmisión de datos

#### Manual

- Transferencia de la configuración de un equipo a otro equipo mediante la función de exportación de la aplicación de software de configuración específica, p. ej., con FieldCare o DeviceCare o el servidor web: para duplicar la configuración o guardarla en un fichero (p. ej., con el fin de hacer una copia de seguridad)
- Transmisión de los drivers para la integración de sistemas desde el servidor web, por ejemplo:
  - GSD para PROFIBUS DP
  - GSD para PROFIBUS PA
  - GSDML para PROFINET
  - EDS para EtherNet/IP
  - DD para Foundation Fieldbus

#### Lista eventos

#### Automático

- Indicación cronológica en la lista de eventos de hasta 20 mensajes de eventos
- Si la opción de (cursar pedido del) paquete de aplicaciones de software Extended HistoROM está activada: en la lista de eventos se muestran hasta 100 mensajes de eventos junto con una marca temporal, una descripción del evento en textos sencillos y medidas paliativas
- Exportar la lista de eventos y visualizarla en el indicador desde diversas interfaces y aplicaciones de software de configuración, p. ej.: "DeviceCare", "FieldCare" o un servidor web

## Registro de datos

#### Manual

Si la opción de (cursar pedido del) paquete de aplicaciones de software **Extended HistoROM** está activada:

- Registro de hasta 1000 valores medidos de 1 a 4 canales (hasta 250 valores medidos por canal)
- Intervalo de registro configurable por el usuario
- Exportar el fichero con el histórico de los valores medidos desde diversas interfaces y aplicaciones de software de configuración, p. ej.: FieldCare o DeviceCare o un servidor web

## Certificados y homologaciones

Los certificados y homologaciones actuales del producto se encuentran disponibles en www.endress.com, en la página correspondiente al producto:

- 1. Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda.
- 2. Abra la página de producto.
- 3. Seleccione **Descargas**.

#### Marca CE

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas europeas vigentes. Estas se enumeran en la Declaración CE de conformidad correspondiente, junto con las normativas aplicadas.

Endress+Hauser confirma que el equipo ha superado satisfactoriamente las pruebas correspondientes, por lo que lo identifica con la marca CE.

## Marca UKCA

El equipo satisface los requisitos legales establecidos por la reglamentación aplicable del Reino Unido (instrumentos reglamentarios). Estas se enumeran en la declaración UKCA de conformidad, junto con las especificaciones designadas. Si se selecciona la opción de pedido correspondiente a la marca UKCA, Endress+Hauser identifica el equipo con la marca UKCA para confirmar que ha superado satisfactoriamente las evaluaciones y pruebas pertinentes.

Dirección de contacto de Endress+Hauser en el Reino Unido:

Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

Reino Unido

www.uk.endress.com

#### Marcado RCM

El sistema de medición satisface los requisitos EMC de las autoridades australianas para comunicaciones y medios de comunicación ACMA (Australian Communications and Media Authority).

## Homologación Ex

El instrumento de medición está homologado para el uso en zonas peligrosas y puede encontrar las instrucciones de seguridad correspondientes en el documento independiente "Instrucciones de seguridad" (XA). En la place de identificación se hace también referencia a este documento.



Puede pedir la documentación Ex independiente (XA), que incluye todos los datos relevantes para la protección contra explosiones, al centro Endress+Hauser que le atiende normalmente.

## Proline 500 digital

## ATEX, IECEx

Las versiones aptas para zonas peligrosas que hay actualmente disponibles son las siguientes:

## Ex ia, Ex db

Transmisor		Sensor	
Categoría	Tipo de protección	Categoría	Tipo de protección
II(1)G	[Ex ia] IIC	II2G	Ex db ia IIC T6T1 Gb
II3(1)G	Ex ec [ia Ga] IIC T5T4 Gc	II2G	Ex db ia IIC T6T1 Gb

## Ex tb

Transmisor		Sensor	
Categoría	Tipo de protección	Categoría	Tipo de protección
II(1)D	[Ex ia] IIIC	II2D	Ex ia tb IIIC T** °C Db

## No Ex, Ex ec

Transmisor		Sensor	
Categoría	Tipo de protección	Categoría	Tipo de protección
No Ex	No Ex	II3G	Ex ec ic IIC T5T1 Gc
II3G	Ex ec IIC T5T4 Gc	II3G	Ex ec ic IIC T5T1 Gc

## cCSAus

Las versiones aptas para zonas peligrosas que hay actualmente disponibles son las siguientes:

## IS (Ex nA, Ex i)

Transmisor	Sensor
Clase I División 2 Grupos A - D	Clase I, II, III División 1 Grupos A-G

## NI (Ex nA)

Transmisor	Sensor
Clase I División 2 Grupos A - D	

## Ex nA, Ex i

Transmisor	Sensor
Clase I, Zona 2 AEx/ Ex nA [ia Ga] IIC T5T4 Gb	Clase I, Zona 1 AEx/ Ex d ia IIC T6T1 Gb

## Ex nA

Transmisor	Sensor
Clase I, Zona 2 AEx/ Ex nA IIC T5T4 Gc	Clase I, Zona 2 AEx/Ex nA ic IIC T5T1 Gc

## Ex tb

Transmisor	Sensor
[AEx / Ex ia] IIIC	Zona 21 AEx/ Ex ia tb IIIC T** °C Db

## Proline 500

## ATEX, IECEx

Las versiones aptas para zonas peligrosas que hay actualmente disponibles son las siguientes:

## Ex db eb

Categoría	Tipo de protección		
	Transmisor	Sensor	
II2G	Ex db eb ia IIC T6T4 Gb	Ex eb ia IIC T6T1 Gb	

## Ex db

Categoría	Tipo de protección	
	Transmisor	Sensor
II2G	Ex db ia IIC T6T4 Gb	Ex eb ia IIC T6T1 Gb

## Ex tb

Categoría	Tipo de protección	
	Transmisor	Sensor
II2G	Ex tb IIIC T85°C Db	Ex ia tb IIIC T** °C Db

## Ех ес

Categoría	Tipo de protección	
	Transmisor	Sensor
II3G	Ex ec IIC T5T4 Gc	Ex ec ic IIC T5T1 Gc

## cCSAus

Las versiones aptas para zonas peligrosas que hay actualmente disponibles son las siguientes:

## IS (Ex i), XP (Ex d)

Transmisor	Sensor
Clase I, II, III División 1 Grupos A-G	

## NI (Ex nA)

	Transmisor	Sensor
Clase I División 2 Grupos A - D		

## Ex de

Transmisor	Sensor
Clase I, Zona 1 AEx/ Ex de ia IIC T6T4 Gb	Clase I, Zona 1 AEx/Ex e ia IIC T6T1 Gb

## Ex d

Transmisor	Sensor
Clase I, Zona 1 AEx/ Ex d ia IIC T6T4 Gb	Clase I, Zona 1 AEx/Ex e ia IIC T6T1 Gb

#### Ex nA

Transmisor	Sensor	
Clase I, Zona 2 AEx/ Ex nA IIC T5T4 Gc	Clase I, Zona 2 AEx/Ex nA ic IIC T5T1 Gc	

#### Ex tb

Transmisor	Sensor	
Zona 21 AEx/ Ex tb IIIC T85 °C Db	Zona 21 AEx/ Ex ia tb IIIC T** °C Db	

## Compatibilidad sanitaria

- 3-A SSI 28-06 o más reciente
  - Confirmación mediante la colocación del logotipo 3-A para dispositivos de medición con el código de producto para "Aprobación adicional", opción LP "3-A".
  - La homologación 3-A se refiere al sistema de medición.
  - Cuando se instala el equipo de medición, compruebe que el líquido no puede acumularse en el exterior del equipo de medición.
    - Los transmisores a distancia han de instalarse conforme a la norma estándar 3-A.
  - Los accesorios (p. ej., tapa de protección ambiental, unidad de sujeción a la pared) han de instalarse conforme a la norma estándar 3-A.
    - Es necesario limpiar cada accesorio. En determinadas circunstancias puede ser necesario el desmontaje.
- EHEDG de tipo EL Clase I
  - Confirmación colocando el símbolo EHEDG para dispositivos de medición con el código de producto para "Aprobación adicional", opción LT "EHEDG".
  - EPDM no es un material de juntas adecuado para líquidos con un contenido de grasa > 8%.
  - Para cumplir con los requisitos necesarios para obtener la certificación EHEDG, el equipo debe utilizarse con conexiones a proceso conformes con el informe de EHEDG sobre la posición de instalación titulado "Easy Cleanable Pipe Couplings and Process Connections" [Acoplamientos de tuberías y conexiones a proceso fáciles de limpiar (www.ehedq.org).
- FDA 21 CFR 177
- Regulación sobre materiales en contacto con los alimentos (CE) 1935/2004
- Regulación sobre materiales en contacto con los alimentos China GB 4806
- Directiva sobre la leche pasteurizada (PMO)

## Compatibilidad farmacéutica

- FDA 21 CFR 177
- USP <87>
- USP <88> Clase VI 121 °C
- Certificado de idoneidad TSE/BSE
- cGMP

Los equipos con el código de pedido correspondiente a "Prueba, certificado", opción JG "Conformidad con los requisitos derivados cGMP, declaración" cumplen los requisitos de cGMP relativos a las superficies de las partes en contacto con el producto, diseño, conformidad del material FDA 21 CFR, ensayos USP Clase VI y conformidad TSE/BSE.

Se genera una declaración específica del número de serie.

## Seguridad funcional

El instrumento de medición se puede usar para sistemas de monitorización de flujo (mín., máx., rango) hasta SIL 2 (arquitectura monocanal, código de pedido correspondiente a "Homologación adicional", opción LA) y SIL 3 (arquitectura multicanal con redundancia homogénea) y se evalúa y certifica de manera independiente de conformidad con la norma IEC 61508.

Los tipos de monitorización posibles en sistemas relacionados con la seguridad son los siquientes:

## Restricciones

- Gases simples válidos:
  - Aire
  - Metano (CH<sub>4</sub>)
  - Dióxido de carbono CO<sub>2</sub>
  - Nitrógeno (N<sub>2</sub>)
  - Oxígeno (O<sub>2</sub>)
- Composición válida de gas natural de 4 componentes en mol%:
  - CH<sub>4</sub> 80 ... 99 %
  - N<sub>2</sub> 0,3 ... 12 %
  - C<sub>2</sub>H<sub>6</sub> 0,3 ... 12 %
  - CO<sub>2</sub> 0,3 ... 12 %
- Rango ampliado de gas natural I: La composición de gas natural de 4 componentes mencionada se puede ampliar con una selección de los componentes siguientes hasta la proporción máxima indicada en la tabla siquiente:

Componentes adicionales del gas natural	Máx. mol%
Propano (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	2 %
Butano (i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> , n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	1 %
Pentano (i- $C_5H_{12}$ , n- $C_5H_{12}$ )	0,2 %
Hexano (i- $C_6H_{14}$ , n- $C_6H_{14}$ )	0,2 %
Oxígeno (O <sub>2</sub> )	0,2 %

- Rango ampliado de gas natural II: Resultan posibles mezclas de gas natural correspondientes a la composición de gas natural de 4 componentes o rango ampliado de gas natural I, con proporciones de CO<sub>2</sub> y/o N<sub>2</sub> por debajo de 0,3 mol% cada uno (según se define en la mezcla de 4 componentes) si se tienen en cuenta las instrucciones de configuración especiales recogidas en "Configuración del rango ampliado de gas natural".
- Rango de temperatura: -30 ... +150 °C (-22 ... +302 °F)
- Rango de presión: 0,8 ... 30 bar (11,6 ... 435 psi)
- Diámetros nominales: Hasta 320 mm (12,6 in) de diámetro interno
- Tubería circular para versión de inserción (no se puede usar en conductos rectangulares)
- El caudal máximo durante el funcionamiento no debe superar el valor máximo calibrado especificado para el sensor.
- Incertidumbre de medición en el modo SIL (véase "Guía para minimizar el error de medición" en la documentación especial relativa a la seguridad funcional).



Manual de seguridad funcional con información para el equipo SIL → 🖺 144

#### Certificación HART

#### **Interfaz HART**

El equipo de medición está certificado y registrado por el Grupo FieldComm. El sistema de medición cumple todos los requisitos de las especificaciones siguientes:

- Certificado conforme a HART 7
- El equipo también se puede hacer funcionar con equipos certificados de otros fabricantes (interoperabilidad)

## Certificación Fieldbus FOUNDATION

## Interfaz Fieldbus FOUNDATION

El equipo de medición tiene el certificado de FieldComm Group y está registrado en este. El equipo de medida cumple los requisitos de las siguientes especificaciones:

- Certificación conforme a FOUNDATION Fieldbus H1
- Prueba de interoperabilidad (ITK), estado de revisión 6.2.0 (certificado del instrumento disponible bajo demanda)
- Test de conformidad de la capa física
- El equipo puede funcionar también con equipos certificados de otros fabricantes (interoperabilidad)

## Certificado PROFIBUS

#### Interfaz PROFIBUS

El equipo de medición está certificado y registrado por la PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V./ PROFIBUS User Organization). El sistema de medición cumple todos los requisitos de las especificaciones siquientes:

- Certificado conforme a PA Perfil 3.02
- El equipo puede funcionar también con equipos certificados de otros fabricantes (interoperabilidad)

## Certificado EtherNet/IP

El instrumento de medición tiene la certificación de la ODVA (Open Device Vendor Association) y está registrado en la misma. El equipo de medida cumple los requisitos de las siguientes especificaciones:

- Certificación conforme a la Prueba de conformidad de la ODVA
- Prueba de rendimiento EtherNet/IP
- Cumplimiento de EtherNet/IP PlugFest
- El equipo puede funcionar también con equipos certificados de otros fabricantes (interoperabilidad).

#### Certificación PROFINET

## Interfaz PROFINET

El equipo de medición está certificado y registrado por la PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. / la organización de usuarios de PROFIBUS). El sistema de medición cumple todos los requisitos de las especificaciones siquientes:

- Certificado conforme a:
  - Especificaciones para la verificación de los equipos PROFINET
  - Nivel de seguridad PROFINET 2 Netload Clase 2 a 10 Mbps
- El equipo puede funcionar también con equipos certificados de otros fabricantes (interoperabilidad)
- El equipo admite el sistema redundante PROFINET S2.

## PROFINET con certificación Ethernet-APL

#### Interfaz PROFINET

El equipo de medición está certificado y registrado por la PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V./PROFIBUS User Organization). El sistema de medición cumple todos los requisitos de las especificaciones siquientes:

- Certificado conforme a:
  - Especificaciones para la verificación de los equipos PROFINET
  - PROFINET PA Perfil 4
  - Robustez de carga de red PROFINET Clase 2 10 Mbit/s
  - Prueba de conformidad APL
- El equipo puede funcionar también con equipos certificados de otros fabricantes (interoperabilidad)
- El equipo admite el sistema redundante PROFINET S2.

## Homologación radiotécnica

El equipo de medición cuenta con la homologación radiotécnica.



Para obtener más información sobre la autorización de radio, véase la documentación especial

# Directiva sobre equipos a presión

Los equipos de medición se pueden pedir con o sin PED o PESR. Si se requiere un equipo con DEP o PESR, se debe pedir explícitamente. Esta posibilidad no existe, ni es necesaria, para los equipos con diámetro nominal DN 25 (1") o inferior. En el código de pedido correspondiente a "Homologaciones" se debe seleccionar una opción de pedido de PESR para el Reino Unido.

- Con la marca
- a) PED/G1/x (x = categoría) o
- b) PESR/G1/x (x = categoría)
- en la placa de identificación del sensor, Endress+Hauser confirma que se cumplen los "Requisitos de seguridad esenciales"
- a) especificados en el anexo I de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE o en el b) plan 2 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.º 1105.
- Los equipos que disponen de esta marca (PED o PESR) son adecuados para productos de los tipos siguientes:
  - Productos de los Grupos 1 y 2 con presión de vapor superior a, o inferior o igual a 0,5 bar (7,3 psi)
- Los equipos que no cuentan con esta marca (sin PED ni PESR) se han diseñado y fabricado conforme a las buenas prácticas de la ingeniería. Cumplen los requisitos de
  - a) art. 4 párr. 3 de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE o
  - b) parte 1, párr. 8 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.º 1105.
  - El alcance de la aplicación se indica
  - a) en los diagramas 6 a 9 del anexo II de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE o
  - b) plan 3, párr. 2 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.º 1105.

## Certificados adicionales

## No contiene sustancias PWIS

PWIS = sustancias que deterioran la pintura

Código de producto para "Servicio":

- Opción **HC**: No contiene sustancias PWIS (versión A)
- Opción **HD**: No contiene sustancias PWIS (versión B)
- Opción **HE**: No contiene sustancias PWIS (versión C)
- i

Para obtener más información sobre los certificados de productos que no contienen sustancias PWIS, véase el documento TS01028D "Especificaciones sobre verificaciones"

# Normas y directrices externas

■ EN 60529

Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP)

■ EN 61010-1

Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio. Requisitos generales

■ EN 61326-1/-2-3

Equipos eléctricos para medición, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC)

■ NAMUR NE 21

Compatibilidad electromagnética (EMC) de equipos de control para procesos industriales y laboratorios

NAMUR NE 32

Retención de datos en caso de fallo de la alimentación en instrumentos de campo y de control con microprocesadores

■ NAMUR NE 43

Estandarización del nivel de señal para la información sobre averías de transmisores digitales con señal de salida analógica.

NAMUR NE 53

Software de equipos de campo y equipos de procesamiento de la señal con sistema electrónico digital

■ NAMUR NE 105

Especificaciones para la integración de equipos en bus de campo en herramientas de ingeniería para equipos de campo

■ NAMUR NE 107

Automonitorización y diagnóstico de equipos de campo

■ NAMUR NE 131

Requisitos que deben cumplir los equipos de campo para aplicaciones estándar

■ ETŚI EN 300 328

Directrices para componentes de radio de 2,4 GHz.

■ EN 301489

 $Compatibilidad \ electromagn\'etica\ y\ cuestiones\ sobre\ el\ espectro\ de\ radiofrecuencia\ (ERM).$ 

## Información para cursar pedidos

Su centro de ventas más próximo tiene disponible información detallada para cursar pedidos en www.addresses.endress.com o en la configuración del producto, en www.endress.com:

- 1. Seleccione el producto mediante los filtros y el campo de búsqueda.
- 2. Abra la página de producto.
- 3. Seleccione **Configuración**.

## Configurador de producto: Herramienta de configuración individual de los productos

- Datos de configuración actualizados
- Según el equipo: Entrada directa de información específica del punto de medición, como el rango de medición o el idioma de trabajo
- Comprobación automática de criterios de exclusión
- Creación automática del código de pedido y su desglose en formato de salida PDF o Excel
- Posibilidad de cursar un pedido directamente en la tienda en línea de Endress+Hauser

## Paquetes de aplicaciones

Hay diversos paquetes de aplicación disponibles con los que se amplía la capacidad funcional del equipo. Estos paquetes pueden requerirse para satisfacer determinados aspectos de seguridad o requisitos específicos de la aplicación.

Se puede realizar un pedido de paquetes de software con el instrumento o más tarde a Endress+Hauser. La información detallada sobre el código de producto en cuestión está disponible en su centro local Endress+Hauser o en la página de productos del sitio web de Endress+Hauser: www.endress.com.

## Funcionalidad de diagnóstico

Código de producto para "Paquete de aplicación", opción EA "HistoROM ampliado"


Comprende funciones de ampliación que gobiernan el registro de eventos y la activación de la memoria de valores medidos.

Registro de eventos:

Tamaño de memoria ampliado de 20 (versión estándar) a 100 entradas de mensajes.

Registro de datos (registrador de líneas):

- Activación de una capacidad de memoria de hasta 1000 valores medidos.
- Emisión de hasta 250 valores medidos por cada uno de los 4 canales de memoria. El intervalo de registro puede ser configurado por el usuario.
- Acceso a los ficheros con el histórico de los valores medidos desde el indicador o la aplicación de software de configuración local, p. ej., FieldCare o DeviceCare o un servidor web.



## **Heartbeat Technology**

Código de producto para "Paquete de aplicaciones", opción EB "Heartbeat Verification + Monitoring"

## **Heartbeat Verification**

Cumple el requisito de verificación trazable conforme a la norma DIN ISO 9001:2008 capítulo 7.6 a) "Control de los instrumentos de monitorización y medición".

- Comprobación de funcionamiento en el estado instalado sin interrumpir el proceso.
- Trazabilidad de los resultados de la verificación previa solicitud, incluido un informe.
- Proceso sencillo de comprobación mediante configuración local u otras interfaces de configuración.
- Evaluación clara del punto de medición (apto/no apto) con elevada cobertura del ensayo dentro del marco de las especificaciones del fabricante.
- Ampliación de los intervalos de calibración conforme a la evaluación de riesgos del operador.

## Monitorización Heartbeat

Suministra de manera continua datos característicos del principio de medición a un sistema externo de monitorización del estado de los equipos para fines de mantenimiento preventivo o análisis del proceso. Estos datos permiten al operador:

- Sacar conclusiones –usando estos datos y otra información– sobre el impacto que tienen los factores que influyen en el proceso (p. ej., adherencias, interferencias debidas al campo magnético) en el rendimiento de medición a lo largo del tiempo.
- Establecer el calendario de mantenimiento.
- Monitorizar la calidad del proceso o del producto.



Para obtener más información, véase la documentación especial del equipo.

## Limpieza

Código de producto para "Paquete de aplicaciones", opción CE "Limpieza de electrodos ECC"

La función de circuito de limpieza de electrodos (ECC) ha sido desarrollada para proporcionar una solución para aplicaciones en las que se producen con frecuencia incrustaciones de magnetita  $(Fe_3O_4)$  (p. ej., agua caliente). Puesto que la magnetita es altamente conductiva, esta adherencia conduce a errores de medición y finalmente a la pérdida de señal. El paquete de aplicación está diseñado para evitar las adherencias de materiales muy conductivos y capas finas (comportamiento típico de la magnetita).



Para obtener más información, véase el manual de instrucciones del equipo.

#### Servidor OPC-UA

Código de producto para "Paquete de aplicaciones", opción EL "Servidor OPC-UA"

El paquete de aplicaciones proporciona un servidor OPC-UA integrado para servicios completos de equipos para aplicaciones IoT y SCADA.



Para obtener más información, véase la documentación especial del equipo.

## Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para el equipo que pueden pedirse junto con el equipo o posteriormente a Endress + Hauser. Puede obtener información detallada sobre los códigos de pedido correspondientes tanto del centro de ventas de Endress+Hauser de su zona como de la página de productos de Endress+Hauser en Internet: www.endress.com.

# Accesorios específicos del equipo

## Para el transmisor

Accesorios	Descripción
Transmisor Proline 500, digital Proline 500	Transmisor de repuesto o para almacenamiento. Use el código de pedido para definir las especificaciones siguientes:  Homologaciones  Salida Entrada Indicador/configuración Caja Software  Proline 500 – transmisor digital: Número de pedido: 5X5BXX-*********A Transmisor Proline 500: Número de pedido: 5X5BXX-*********************************
	Transmisor Proline 500 para remplazo: Al cursar pedidos es necesario indicar el número de serie del transmisor instalado. Basándose en el número de serie, los datos específicos del equipo (p. ej., factores de calibración) sustituido se pueden usar para el nuevo transmisor.
	<ul> <li>Proline 500 – transmisor digital: Instrucciones de instalación EA01151D</li> <li>Transmisor Proline 500: Instrucciones de instalación EA01152D</li> </ul>

Antena WLAN externa	Antena WLAN externa con cable de conexión de 1,5 m (59,1 in) y dos escuadras de fijación. Código de pedido correspondiente a "Accesorio incluido", opción P8 "Antena inalámbrica de amplio alcance".
	<ul> <li>La antena WLAN externa no es adecuada para el uso en aplicaciones higiénicas.</li> <li>Información adicional sobre la interfaz WLAN →</li></ul>
	Número de pedido: 71351317
	Instrucciones de instalación EA01238D
Kit para montaje en	Kit para montaje en tubería del transmisor.
tubería	Proline 500, transmisor digital Número de pedido: 71346427
	Instrucciones de instalación EA01195D
	Transmisor Proline 500 Número de pedido: 71346428
Tapa de protección ambiental	Se utiliza para proteger el equipo de medición contra la intemperie: p. ej., aguas pluviales o calentamiento excesivo por radiación solar directa.
Transmisor • Proline 500, digital	Proline 500, transmisor digital Número de pedido: 71343504
Proline 500	<ul> <li>Transmisor Proline 500</li> <li>Número de pedido: 71343505</li> </ul>
	Instrucciones de instalación EA01191D
Protector del indicador Proline 500, digital	Se usa para proteger el indicador contra impactos o rasguños, p. ej., provocados por arena en zonas desérticas.
	Número de pedido: 71228792
	Instrucciones de instalación EA01093D
Cable de conexión Proline 500, digital Sensor –	El cable de conexión se puede pedir directamente con el equipo de medición (código de pedido correspondiente a "Cable, conexión del sensor)" o como accesorio (número de pedido DK5012).
Transmisor	Se dispone de las longitudes de cable siguientes: código de producto para "Cable, conexión para sensor"  Opción B: 20 m (65 ft)
	<ul> <li>Opción E: Configurable por el usuario hasta máx. 50 m</li> <li>Opción F: Configurable por el usuario hasta máx. 165 ft</li> </ul>
	Máxima longitud de cable posible para un cable de conexión de Proline 500 digital: 300 m (1000 ft)
Cables de conexión Proline 500 Sensor –	El cable de conexión se puede pedir directamente con el equipo de medición (código de pedido para "Cable, conexión del sensor") o como accesorio (número de pedido DK5012).
Transmisor	Se dispone de las longitudes de cable siguientes: código de producto para "Cable, conexión para sensor"  Opción 1: 5 m (16 ft)  Opción 2: 10 m (32 ft)  Opción 3: 20 m (65 ft)  Opción 4: Longitud de cable configurable por el usuario (m)  Opción 5: Longitud de cable configurable por el usuario (ft)
	Longitud de cable configurable por el distallo (11)  Longitud de cable máxima posible para un cable de conexión Proline 500: dependiendo de la conductividad del producto, máx. 200 m (660 ft)

## Para el sensor

Accesorios	Descripción
Juego adaptador	Adaptadores para instalar un Promag H en lugar de un Promag 30/33 A o un Promag 30/33 H (DN 25).
	Comprende:  2 conexiones a proceso Tornillos Juntas
Juego de juntas	Para el recambio periódico de juntas del sensor.
Separador	Si se sustituye un sensor con DN 80/100 en una instalación existente, es necesario un separador si el nuevo sensor es más corto.
Posicionador para soldar	Casquillo para soldar como conexión a proceso: posicionador para soldar para instalación en tubería.
Anillos de puesta a tierra	Se utilizan para conectar el producto a tierra, cuando la tubería de medición está revestida, a fin de asegurar la realización correcta de las mediciones.
	Para obtener más detalles, véanse las instrucciones de instalación EA00070D.
Discos de puesta a tierra	Se utilizan para conectar el producto a tierra, cuando la tubería de medición está revestida, a fin de asegurar la realización correcta de las mediciones.
	Para detalles, véanse las instrucciones de instalación EA00070D
Kit para montaje	Comprende:  2 conexiones a proceso Tornillos Juntas
Kit para montaje en pared	Kit para montar el equipo de medición en pared (solo DN 2 a 25 [1/12 a 1*])

# Accesorios específicos para la comunicación

Accesorios	Descripción
Commubox FXA195 HART	Para comunicación HART de seguridad intrínseca con FieldCare a través del puerto USB  Información técnica TI00404F
	Información técnica TI00404F
Convertidor de lazo HART HMX50	Sirve para evaluar variables dinámicas HART del proceso y convertirlas en señales de corriente analógicas o valores límite.
	<ul> <li>Información técnica TI00429F</li> <li>Manual de instrucciones BA00371F</li> </ul>
Fieldgate FXA42	Transmisión de los valores medidos de los equipos de medición analógicos conectados de 4 a 20 mA, así como de los equipos de medición digital
	<ul> <li>Información técnica TI01297S</li> <li>Manual de instrucciones BA01778S</li> <li>Página de producto: www.endress.com/fxa42</li> </ul>
Field Xpert SMT50	El PC de sobremesa Field Xpert SMT50 para la configuración de equipos permite llevar a cabo la gestión de activos de la planta (PAM) de manera móvil. Es adecuada para que el personal encargado de la puesta en marcha y el mantenimiento gestione los instrumentos de campo con una interfaz de comunicación digital y registre el progreso.  Esta tableta PC está concebida como una solución completa que incorpora bibliotecas de drivers preinstaladas y es una herramienta fácil de usar y táctil que se puede utilizar para gestionar equipos de campo durante todo su ciclo de vida.
	<ul> <li>Información técnica TI01555S</li> <li>Manual de instrucciones BA02053S</li> <li>Página de producto: www.endress.com/smt50</li> </ul>

Field Xpert SMT70	La tableta PC Field Xpert SMT70 para la configuración de equipos permite la gestión de activos de la planta (PAM) en zonas con y sin peligro de explosión. Es adecuada para que el personal encargado de la puesta en marcha y el mantenimiento gestione los instrumentos de campo con una interfaz de comunicación digital y registre el progreso.  Esta tableta PC está concebida como una solución completa que incorpora bibliotecas de drivers preinstaladas y es una herramienta fácil de usar y táctil que se puede utilizar para gestionar equipos de campo durante todo su ciclo de vida.
	<ul> <li>Información técnica TI01342S</li> <li>Manual de instrucciones BA01709S</li> <li>Página de producto: www.endress.com/smt70</li> </ul>
Field Xpert SMT77	La tableta PC Field Xpert SMT77 para la configuración de equipos permite la gestión de activos de la planta (PAM) en Zonas Ex 1.
	<ul> <li>Información técnica TI01418S</li> <li>Manual de instrucciones BA01923S</li> <li>Página de producto: www.endress.com/smt77</li> </ul>

# Accesorios específicos de servicio

Accesorios	Descripción
Applicator	Software para seleccionar y dimensionar equipos de medición de Endress+Hauser:  Opción de equipos de medición para satisfacer las necesidades industriales  Cálculo de todos los datos necesarios para identificar el flujómetro óptimo, p. ej., diámetro nominal, pérdida de carga, velocidad de flujo y precisión.  Representación gráfica de los resultados del cálculo  Determinación del código de pedido parcial, administración, documentación y acceso a todos los datos y parámetros relacionados con el proyecto durante todo el ciclo de vida de este.
	Applicator está disponible:  • A través de internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator  • En un DVD descargable para su instalación local en un PC.
Netilion	Ecosistema de lloT: Desbloquee el conocimiento El ecosistema IIoT Netilion de Endress+Hauser le permite optimizar las prestaciones de su planta, digitalizar los flujos de trabajo, compartir el conocimiento y mejorar la colaboración. Basándose en décadas de experiencia en la automatización de procesos, Endress+Hauser proporciona a la industria de proceso un ecosistema de lloT que le permite obtener perspectivas útiles a partir de los datos. Este conocimiento se puede usar para optimizar los procesos, lo que resulta en una mayor disponibilidad, eficiencia y fiabilidad de la planta y, en definitiva, en un aumento de su rentabilidad. www.netilion.endress.com
FieldCare	Herramienta de gestión de activos de la planta (PAM) basada en FDT de Endress+Hauser.  Permite configurar todas las unidades de campo inteligentes de un sistema y le ayuda a gestionarlas. El uso de la información de estado también es una manera simple pero efectiva de comprobar su estado y condición.  Manuales de instrucciones BA00027S y BA00059S
DeviceCare	Herramienta para conectar y configurar equipos de campo Endress+Hauser.  Catálogo de novedades IN01047S

## Componentes del sistema

Accesorios	Descripción
Gestor gráfico de datos Memograph M	El gestor gráfico de datos Memograph M proporciona información sobre todas las variables medidas relevantes. Registra correctamente valores medidos, monitoriza valores límite y analiza puntos de medida. Los datos se guardan en la memoria interna de 256 MB y también en una tarjeta SD o un lápiz USB.
	<ul> <li>Información técnica TI00133R</li> <li>Manual de instrucciones BA00247R</li> </ul>
iTEMP	Los transmisores de temperatura pueden utilizarse en todo tipo de aplicaciones y son apropiados para medir gases, vapor y líquidos. Pueden utilizarse para proporcionar a otro dispositivo la temperatura del producto.
	Documento FA00006T: "Ámbitos de actividad"

## Documentación suplementaria



Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
- Endress+Hauser Operations App: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

#### Documentación estándar



Puede encontrar información suplementaria sobre las opciones semiestándar en la documentación especial relevante de la base de datos TSP.

## Manual de instrucciones abreviado

Manual de instrucciones abreviado para el sensor

Instrumento de medición	Código de la documentación
Proline Promag H	KA01289D

## Manual de instrucciones abreviado del transmisor

Código de la documentación								
Equipo de medición	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET	PROFINET con Ethernet- APL
Proline 500, digital	KA01313D	KA01292D	KA01407D	KA01388D	KA01317D	KA01343D	KA01349D	KA01519D
Proline 500	KA01312D	KA01293D	KA01406D	KA01387D	KA01316D	KA01342D	KA01348D	KA01518D

## Manual de instrucciones

Equipo de medición	Código de la d	Código de la documentación						
	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET	PROFINET con Ethernet APL
Promag H 500	BA01398D	BA01479D	BA01404D	BA01866D	BA01401D	BA01720D	BA01723D	BA02103D

## Descripción de parámetros del equipo

Equipo de medición	Código de la d	Código de la documentación						
	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET	PROFINET con Ethernet APL
Promag 50 0	GP01054D	GP01099D	GP01056D	GP01136D	GP01055D	GP01118D	GP01119D	GP01169D

Documentación suplementaria dependiente del equipo Instrucciones de seguridad

Instrucciones de seguridad para equipos eléctricos para zonas con peligro de explosión.

Contenidos	Código de la documentación
ATEX/IECEx Ex i	XA01522D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01523D
cCSAus IS	XA01524D
cCSAus Ex e ia/Ex d ia	XA01525D
cCSAus Ex nA	XA01526D
INMETRO Ex i	XA01527D
INMETRO Ex ec	XA01528D
NEPSI Ex i	XA01529D
NEPSI Ex nA	XA01530D
EAC Ex i	XA01658D
EAC Ex nA	XA01659D
JPN	XA01776D

## Manual de seguridad funcional

Contenido	Código de la documentación
Promag 50 0	SD01741D

## Documentación especial

Contenido	Código de la documentación
Información sobre la directiva europea de equipos de presión	SD01614D
Homologaciones de radio para interfaz WLAN para módulo indicador A309/A310	SD01793D
Servidor OPC-UA 1)	SD02044D

1) Esta documentación especial solo está disponible para las versiones de equipos con salida HART.

Contenido	Código de la documentación							
	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	PROFINET	EtherNet/IP	PROFINET con Ethernet APL
Heartbeat Technology	SD01641D	SD01745D	SD01747D	SD02207D	SD01746D	SD01987D	SD01981D	SD02730D
Servidor web	SD01658D	SD01661D	SD01660D	SD02236D	SD01659D	SD01979D	SD01978D	SD02760D

## Instrucciones de instalación

Contenido	Nota
1 3 3 1	Código de documentación: especificado para cada accesorio individual → 🖺 139.

## Marcas registradas

## **HART®**

Marca registrada del Grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

#### **PROFIBIIS**

Marca registrada de PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PROFIBUS User Organization), Karlsruhe, Alemania

#### FOUNDATION™ Fieldbus

Marca por registrar del Grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

#### Modbus®

Marca registrada de SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

## EtherNet/IP™

Marca de ODVA, Inc.

## Ethernet-APL™

Marca registrada de PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PROFIBUS User Organization), Karlsruhe, Alemania

#### **PROFINET®**

Marca registrada de PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PROFIBUS User Organization), Karlsruhe, Alemania

## TRI-CLAMP®

Marca registrada de Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA



www.addresses.endress.com