Products

Services


Valable à partir de la version 01.01.zz (Firmware de l'appareil)

Manuel de mise en service **Proline Promass O 500**

Solutions

Débitmètre Coriolis PROFIBUS PA







- Veiller à conserver le document à un endroit sûr de manière à ce qu'il soit toujours accessible lors des travaux sur ou avec l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque pour les personnes ou l'installation, lire soigneusement le chapitre "Consignes de sécurité de base" ainsi que toutes les autres consignes de sécurité de ce document spécifiques aux procédures de travail.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable. Consulter Endress+Hauser pour obtenir les informations actuelles et les éventuelles mises à jour du présent manuel.

Sommaire

1	Informati	ions relatives au		F 2	5.2.3 Transport avec un chariot élévateur	
	documen	t	6	5.3	Mise au rebut de l'emballage	22
1.1		document		6	Montage	22
1.2				6.1	Conditions de montage	
		nboles d'avertissement		0.1	6.1.1 Position de montage	
		aboles électriques	. 6		6.1.2 Exigences en matière	22
		nboles spécifiques à la			d'environnement et de process	25
		nmunication				27
		aboles d'outils	• 7	6.2	Montage de l'appareil de mesure	30
		nboles pour	_	0.2	6.2.1 Outils requis	30
		tains types d'information	. 7		6.2.2 Préparation de l'appareil de mesure	30
		nboles utilisés dans les			6.2.3 Montage de l'appareil de mesure	30
		phiques			6.2.4 Montage du boîtier du transmetteur :	50
1.3		tion _.			3	31
1.4	Marques dé	posées	. 8		6.2.5 Montage du boîtier du transmetteur :	71
					Proline 500	33
2	Consigne	s de sécurité	9		6.2.6 Rotation du boîtier de transmetteur :	ככ
2.1	_	nposées au personnel			Proline 500	3/1
2.2		conforme			6.2.7 Rotation du module d'affichage :	1 ر
2.3		travail	10		Proline 500	2/1
2.4		fonctionnement	10	6.3	Contrôle du montage	
2.5		produit		0.5	Controle du montage	رر
2.6		ormatique	11	-	B 1 (7)	2
2.7		ormatique spécifique à l'appareil	11	7	Raccordement électrique	36
۵.,		tection de l'accès via protection en	11	7.1	Sécurité électrique	36
			12	7.2	Exigences de raccordement	
		tection de l'accès via un mot de	12		7.2.1 Outils requis	36
		se	12		7.2.2 Exigences relatives au câble de	
		rès via serveur web	13		raccordement	36
		rès via l'interface service (CDI-	10		7.2.3 Affectation des bornes	41
			13		7.2.4 Connecteurs d'appareil disponibles	41
	19 1	2)	10		7.2.5 Affectation des broches du	
2	D		1.		connecteur d'appareil	42
3	Description	on du produit	14		7.2.6 Blindage et mise à la terre	42
3.1	Construction	n du produit	14		7.2.7 Préparation de l'appareil de mesure	43
		line 500 – numérique		7.3	Raccordement de l'appareil de mesure:	
	3.1.2 Pro	line 500	15		Proline 500 – numérique	44
					7.3.1 Branchement du câble de	
4	Réception	n des marchandises et			raccordement	44
_	•		1.0		7.3.2 Raccordement du câble de signal et	
	identifica	tion du produit	10			50
4.1	Réception d	es marchandises	16	7.4	Raccordement de l'appareil de mesure :	
4.2	Identificatio	n du produit	16			52
	4.2.1 Plac	que signalétique du transmetteur .	17		3	52
	4.2.2 Plac	que signalétique du capteur	19		7.4.2 Raccordement du câble de signal et	
	4.2.3 Syn	aboles sur l'appareil	20			56
				7.5	1	58
5	Stockage	et transport	21			58
	_	-		7.6	Instructions de raccordement spéciales	59
5.1		de stockage			7.6.1 Exemples de raccordement	59
5.2		u produit	Z1	7.7		62
		pareils de mesure sans anneaux	0.1		7.7.1 Réglage de l'adresse de l'appareil	62
		suspension	21		7.7.2 Activation de l'adresse IP par défaut	63
		pareils de mesure avec anneaux		7.8	Garantir l'indice de protection	65
	de s	suspension	22			

7.9	Contrôle du raccordement	65		fichier GSD et sans redémarrage de la commande	97
_			9.4	Utilisation des modules GSD du modèle	97
8	Options de configuration	66	7.4	précédent	98
8.1	Aperçu des options de configuration	66		9.4.1 Utilisation du module	70
8.2	Structure et principe de fonctionnement du			CONTROL_BLOCK dans le modèle	
	menu de configuration	67		précédent	98
	8.2.1 Structure du menu de configuration	67	9.5	Transmission cyclique des données	100
	8.2.2 Concept de configuration	68	7.5	9.5.1 Modèle de bloc	100
8.3	Accès au menu de configuration via afficheur			9.5.2 Description des modules	100
	local	69		9.3.2 Description des modules	100
	8.3.1 Affichage de fonctionnement	69	10		
	8.3.2 Vue navigation		10	Mise en service	108
	8.3.3 Vue d'édition		10.1	Contrôle du montage et contrôle du	
	8.3.4 Éléments de configuration			raccordement	108
	8.3.5 Ouverture du menu contextuel		10.2	Mise sous tension de l'appareil de mesure	108
	8.3.6 Navigation et sélection dans une		10.3	Connexion via FieldCare	108
	liste	78	10.4	Réglage de l'adresse d'appareil via le logiciel.	108
	8.3.7 Accès direct au paramètre			10.4.1 Réseau PROFIBUS	108
	8.3.8 Affichage des textes d'aide		10.5	Réglage de la langue d'interface	108
	8.3.9 Modification des paramètres		10.6		109
	8.3.10 Rôles utilisateur et leurs droits		10.0	10.6.1 Définition de la désignation du point	107
	d'accès	80		de mesure	110
	8.3.11 Désactivation de la protection en			10.6.2 Réglage des unités système	
	écriture via un code d'accès	80		10.6.3 Sélection et réglage du produit	
	8.3.12 Activer et désactiver le verrouillage			10.6.4 Configuration de l'interface de	
	des touches	81		communication	116
8.4	Accès au menu de configuration via le	01		10.6.5 Configuration des entrées	110
0. 1	navigateur web	81		analogiques	117
	8.4.1 Étendue des fonctions			10.6.6 Affichage de la configuration E/S	
	8.4.2 Configuration requise	82		10.6.7 Configuration de l'entrée courant	
	8.4.3 Raccordement de l'appareil	83		10.6.8 Configuration de l'entrée d'état	
	8.4.4 Connexion	85		10.6.9 Configuration de la sortie courant	121
	8.4.5 Interface utilisateur			10.6.10 Configuration de la sortie impulsion/	121
	8.4.6 Désactivation du serveur web			fréquence/tor	125
	8.4.7 Déconnexion			10.6.11 Configuration de la sortie relais	134
8.5	Accès au menu de configuration via l'outil de	07		10.6.12 Configuration de l'afficheur local	137
0.5	configuration	88		10.6.13 Configuration de la suppression des	1)
	8.5.1 Raccordement de l'outil de	00		débits de fuite	141
	configuration	88		10.6.14 Configuration de la surveillance de	111
	8.5.2 FieldCare	91		tube partiellement rempli	142
	8.5.3 DeviceCare	93	10.7	Réglages avancés	143
	8.5.4 SIMATIC PDM		10.7	10.7.1 Variables de process calculées	144
	0.5.4 Shviatic i Divi	74		10.7.1 Variables de process carculees	145
_	T 1/	0.5		10.7.2 Execution duit ajustage capteur	152
9	Intégration système	95		10.7.4 Réalisation de configurations	174
9.1	Aperçu des fichiers de description d'appareil	95		étendues de l'affichage	154
	9.1.1 Données relatives aux versions de			10.7.5 Configuration WLAN	158
	l'appareil	95		10.7.6 Gestion de la configuration	160
	9.1.2 Outils de configuration	95		10.7.7 Utilisation des paramètres pour	100
9.2	Fichier de données mères (GSD)	95			161
	9.2.1 GSD spécifique au fabricant	96	10.8	l'administration de l'appareil Simulation	163
	9.2.2 Profil GSD	96			105
9.3	Compatibilité avec le modèle précédent	97	10.9	Protection des réglages contre l'accès non	165
	9.3.1 Identification automatique (réglage			autorisé	165
	usine)	97			165
	9.3.2 Réglage manuel	97		d'accès	165
	9.3.3 Remplacement des appareils de				167
	mesure sans remplacement du			commutateur de verrouillage	10/
	-		1		

11	Configuration	170	13.2 13.3	Outils de mesure et de test	
11.1 11.2	Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil. Définition de la langue de programmation	170 170			
11.3	Configuration de l'afficheur	170	14	Réparation	267
11.4	Lecture des valeurs mesurées	170 171 181	14.1	Généralités	267
	11.4.2 Totalisateur	182		transformation	267267
11.5	Adaptation de l'appareil aux conditions de		14.2	Pièces de rechange	
	process	186	14.3	Services Endress+Hauser	267
11.6	Remise à zéro du totalisateur	186	14.4	Retour de matériel	267
11.7	Affichage de l'historique des valeurs mesurées	187	14.5	Mise au rebut	268 268 268
12	Diagnostic et suppression des			••	
	défauts	191	15	Accessoires	269
12.1	Suppression générale des défauts	191	15.1	Accessoires spécifiques à l'appareil	
12.2	Informations de diagnostic via les LED	194		15.1.1 Pour le transmetteur	
	12.2.1 Transmetteur	194	15.0	15.1.2 Pour le capteur	
	12.2.2 Boîtier de raccordement capteur	196	15.2 15.3	Accessoires spécifiques au service	
12.3	Informations de diagnostic sur l'afficheur	107	15.5	Composants système	2/1
	local	197 197	16	Caractéristiques techniques	273
	12.3.2 Appel de mesures correctives		16.1		273
12.4	Informations de diagnostic dans le navigateur		16.1	Domaine d'application	4/3
	web		10.2	du système	273
	12.4.1 Options de diagnostic	199	16.3	Entrée	274
1 D F	12.4.2 Appeler les mesures correctives	200	16.4	Sortie	276
12.5	Informations de diagnostic dans FieldCare ou DeviceCare	201	16.5	Alimentation électrique	281
	12.5.1 Options de diagnostic	201	16.6	Performances	283
	12.5.2 Accès aux mesures correctives		16.7 16.8	Montage	
12.6	Adaptation des informations de diagnostic		16.9	Process	
	12.6.1 Adaptation du comportement de			Construction mécanique	
	diagnostic			Interface utilisateur	
12.7	Aperçu des informations de diagnostic		16.12	Certificats et agréments	298
	12.7.1 Diagnostic du capteur	206 214		Packs application	
	12.7.2 Diagnostic de la configuration	231		Accessoires	
	12.7.4 Diagnostic du process	245	16.15	Documentation complémentaire	. 303
12.8	Messages de diagnostic en cours	258	T 1		206
12.9	Liste de diagnostic		inaez	C	306
12.10	Journal d'événements				
	12.10.1 Consulter le journal des événements	259			
	12.10.2 Filtrage du journal événements 12.10.3 Aperçu des événements	260			
	d'information	260			
12.11	Réinitialisation de l'appareil de mesure				
	12.11.1 Étendue des fonctions du paramètre				
	"Reset appareil"	262			
	Informations sur l'appareil				
12.13	Versions du firmware	264			
13	Maintenance	266			
13.1	Travaux de maintenance	266			
	13.1.1 Nettoyage extérieur	266			

1 Informations relatives au document

1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage au dépannage, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

1.2 Symboles

1.2.1 Symboles d'avertissement

▲ DANGER

Ce symbole signale une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela entraînera des blessures graves ou mortelles.

▲ AVERTISSEMENT

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

↑ ATTENTION

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures mineures ou moyennes.

AVIS

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, le produit ou un objet situé à proximité peut être endommagé.

1.2.2 Symboles électriques

Symbole	Signification
===	Courant continu
~	Courant alternatif
$\overline{\sim}$	Courant continu et alternatif
≐	Borne de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.
	Borne de compensation de potentiel (PE : terre de protection) Les bornes de terre doivent être raccordées à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.
	Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil : Borne de terre interne : la compensation de potentiel est raccordée au réseau d'alimentation électrique. Borne de terre externe : l'appareil est raccordé au système de mise à la terre de l'installation.

1.2.3 Symboles spécifiques à la communication

Symbole	Signification
	Wireless Local Area Network (WLAN) Communication via un réseau local sans fil.

1.2.4 Symboles d'outils

Symbole	Signification
0	Tournevis Torx
96	Tournevis cruciforme
Ŕ	Clé à fourche

1.2.5 Symboles pour certains types d'information

Symbole	Signification	
✓	Autorisé Procédures, processus ou actions qui sont autorisés.	
✓ ✓	Préféré Procédures, processus ou actions préférés.	
X	Interdit Procédures, processus ou actions qui sont interdits.	
i	Conseil Indique des informations complémentaires.	
	Renvoi à la documentation	
A	Renvoi à la page	
	Renvoi au graphique	
•	Remarque ou étape individuelle à respecter	
1., 2., 3	Série d'étapes	
L	Résultat d'une étape	
?	Aide en cas de problème	
	Contrôle visuel	

1.2.6 Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification
1, 2, 3,	Repères
1., 2., 3.,	Série d'étapes
A, B, C,	Vues
A-A, B-B, C-C,	Coupes
EX	Zone explosible
×	Zone sûre (zone non explosible)
≋➡	Sens d'écoulement

1.3 Documentation

Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous :

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

La documentation suivante peut être disponible en fonction de la version de l'appareil commandée :

Type de document	But et contenu du document
Information technique (TI)	Aide à la planification pour l'appareil Le document fournit toutes les caractéristiques techniques relatives à l'appareil et donne un aperçu des accessoires et autres produits qui peuvent être commandés pour l'appareil.
Instructions condensées (KA)	Prise en main rapide Les instructions condensées fournissent toutes les informations essentielles, de la réception des marchandises à la première mise en service.
Manuel de mise en service (BA)	Document de référence Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception et du stockage, au montage, au raccordement, au fonctionnement et à la mise en service, jusqu'à la suppression des défauts, à la maintenance et à la mise au rebut.
Description des paramètres de l'appareil (GP)	Ouvrage de référence pour les paramètres Ce document contient des explications détaillées sur chaque paramètre. La description s'adresse à ceux qui travaillent avec l'appareil tout au long de son cycle de vie et effectuent des configurations spécifiques.
Conseils de sécurité (XA)	En fonction de l'agrément, des consignes de sécurité pour les équipements électriques en zone explosible sont également fournies avec l'appareil. Les Conseils de sécurité font partie intégrante du manuel de mise en service. Des informations relatives aux Conseils de sécurité (XA) applicables à l'appareil figurent sur la plaque signalétique.
Documentation complémentaire spécifique à l'appareil (SD/FY)	Toujours respecter scrupuleusement les instructions figurant dans la documentation complémentaire correspondante. La documentation complémentaire fait partie intégrante de la documentation de l'appareil.

1.4 Marques déposées

PROFIBUS®

Marque déposée de la PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (organisation des utilisateurs PROFIBUS), Karlsruhe, Allemagne

TRI-CLAMP®

Marque déposée de Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

2 Consignes de sécurité

2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ► Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ▶ Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation.
- ► Etre familiarisé avec les réglementations nationales.
- Avant de commencer le travail, avoir lu et compris les instructions du présent manuel et de la documentation complémentaire ainsi que les certificats (selon l'application).
- ▶ Suivre les instructions et respecter les conditions de base.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- ► Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- ► Suivre les instructions du présent manuel.

2.2 Utilisation conforme

Domaine d'application et produits mesurés

L'appareil de mesure décrit dans ce manuel est uniquement destiné à la mesure du débit de liquides et de gaz.

Selon la version commandée, l'appareil de mesure peut également être utilisé pour mesurer des produits explosibles ¹⁾, inflammables, toxiques et oxydants.

Les appareils de mesure destinés à une utilisation en zone explosible, dans les applications hygiéniques ou dans des installations présentant des risques accrus dus à la pression, portent un marquage sur la plaque signalétique.

Pour garantir que l'appareil de mesure est en parfait état pendant la durée de service :

- ▶ N'utiliser l'appareil de mesure que dans le respect total des données figurant sur la plaque signalétique et des conditions générales énumérées dans le manuel de mise en service et la documentation complémentaire.
- Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone soumise à agrément (p. ex. protection antidéflagrante, directive des équipements sous pression).
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- ▶ Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.
- Respecter la gamme de température ambiante spécifiée.
- Protéger l'appareil de mesure en permanence contre la corrosion dues aux influences de l'environnement.

Utilisation non conforme

Une utilisation non conforme peut compromettre la sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou non conforme à l'utilisation prévue.

¹⁾ Non applicable aux appareils de mesure IO-Link

AVERTISSEMENT

Risque de rupture due à la présence de fluides corrosifs ou abrasifs et aux conditions ambiantes !

- ▶ Vérifier la compatibilité du produit mesuré avec le capteur.
- ▶ Vérifier la résistance de l'ensemble des matériaux en contact avec le produit dans le process.
- Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.

AVIS

Vérification en présence de cas limites :

▶ Dans le cas de fluides corrosifs et/ou de produits de nettoyage spéciaux : Endress +Hauser se tient à votre disposition pour vous aider à déterminer la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais décline cependant toute garantie ou responsabilité étant donné que d'infimes modifications de la température, de la concentration ou du degré d'encrassement en cours de process peuvent entraîner des différences significatives de la résistance à la corrosion.

Risques résiduels

AATTENTION

Risque de brûlures chaudes ou froides! L'utilisation de produits et de composants électroniques présentant des températures élevées ou basses peut produire des surfaces chaudes ou froides sur l'appareil.

▶ Installer une protection adaptée pour empêcher tout contact.

A AVERTISSEMENT

Risque de rupture du boîtier en raison d'une rupture du tube de mesure!

En cas de rupture d'un tube de mesure, la pression à l'intérieur du boîtier du capteur augmente en fonction de la pression de process.

▶ Utiliser un disque de rupture.

AVERTISSEMENT

Danger dû à une fuite de produit!

Pour les versions d'appareil avec disque de rupture : une fuite de produit sous pression peut provoquer des blessures ou des dégâts matériels.

 Prendre des mesures préventives afin d'éviter les blessures et les dégâts matériels si le disque de rupture est actionné.

2.3 Sécurité au travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

 Porter l'équipement de protection individuelle requis conformément aux réglementations nationales.

2.4 Sécurité de fonctionnement

Endommagement de l'appareil!

- ▶ N'utiliser l'appareil que dans un état technique parfait et sûr.
- L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

Transformations de l'appareil

Toute modification non autorisée de l'appareil est interdite et peut entraîner des dangers imprévisibles !

▶ Si des transformations sont malgré tout nécessaires, consulter au préalable le fabricant.

Réparation

Afin de garantir la sécurité et la fiabilité de fonctionnement :

- ► N'effectuer des réparations de l'appareil que dans la mesure où elles sont expressément autorisées.
- Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état.

Il répond aux normes générales de sécurité et aux exigences légales. Il est également conforme aux directives de l'UE énumérées dans la déclaration UE de conformité spécifique à l'appareil. Le fabricant le confirme en apposant la marque CE sur l'appareil.

2.6 Sécurité informatique

La garantie du fabricant n'est valable que si le produit est monté et utilisé comme décrit dans le manuel de mise en service. Le produit dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages.

Des mesures de sécurité informatique, permettant d'assurer une protection supplémentaire du produit et de la transmission de données associée, doivent être mises en place par les exploitants eux-mêmes conformément à leurs normes de sécurité.

2.7 Sécurité informatique spécifique à l'appareil

L'appareil propose toute une série de fonctions spécifiques permettant de soutenir des mesures de protection du côté utilisateur. Ces fonctions peuvent être configurées par l'utilisateur et garantissent une meilleure sécurité en cours de fonctionnement si elles sont utilisées correctement. La liste suivante donne un aperçu des principales fonctions :

Fonction/interface	Réglage par défaut	Recommandation
Protection en écriture via commutateur de verrouillage hardware → 🖺 12	Non activée	Sur une base individuelle après évaluation des risques
Code d'accès (s'applique également pour le login du serveur web ou la connexion FieldCare) → 🖺 12	Non activé (0000)	Attribuer un code d'accès personnalisé pendant la mise en service
WLAN (option de commande dans le module d'affichage)	Activé	Sur une base individuelle après évaluation des risques
Mode de sécurité WLAN	Activé (WPA2- PSK)	Ne pas modifier
Phrase de chiffrement WLAN (Mot de passe) → 🖺 12	Numéro de série	Affecter une phrase de chiffrement WLAN individuelle lors de la mise en service
Mode WLAN	Point d'accès	Sur une base individuelle après évaluation des risques
Serveur web → 🖺 13	Activé	Sur une base individuelle après évaluation des risques
Interface service CDI-RJ45 → 🖺 13	-	Sur une base individuelle après évaluation des risques

2.7.1 Protection de l'accès via protection en écriture du hardware

L'accès en écriture aux paramètres d'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare) peut être désactivé via un commutateur de protection en écriture (commutateur DIP sur le module électronique principal). Lorsque la protection en écriture du hardware est activée, les paramètres ne sont accessibles qu'en lecture.

À la livraison de l'appareil, la protection en écriture du hardware est désactivée → 🖺 167.

2.7.2 Protection de l'accès via un mot de passe

Différents mots de passe sont disponibles pour protéger l'accès en écriture aux paramètres de l'appareil ou accéder à l'appareil via l'interface WLAN.

- Code d'accès spécifique à l'utilisateur Protection de l'accès en écriture aux paramètres de l'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare). Les droits d'accès sont clairement réglementés par l'utilisation d'un code d'accès propre à l'utilisateur.
- Passphrase WLAN
 La clé de réseau protège une connexion entre une unité d'exploitation (p. ex. portable ou tablette) et l'appareil via l'interface WLAN qui peut être commandée en option.
- Mode infrastructure
 Lorsque l'appareil fonctionne en mode infrastructure, la phrase de chiffrement WLAN
 (WLAN passphrase) correspond à la phrase de chiffrement WLAN configurée du côté
 opérateur.

Code d'accès spécifique à l'utilisateur

L'accès en écriture aux paramètres de l'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare) peut être protégé par le code d'accès modifiable, spécifique à l'utilisateur ($\Rightarrow \triangleq 165$).

À la livraison, l'appareil n'a pas de code d'accès ; il est équivalent à 0000 (ouvert).

Passphrase WLAN: Fonctionnement comme point d'accès WLAN

A la livraison, la clé de réseau est prédéfinie selon l'appareil. Elle peut être modifiée via le sous-menu **Paramètres WLAN** dans le paramètre **Passphrase WLAN** ($\rightarrow \implies 159$).

Mode infrastructure

Une connexion entre l'appareil et le point d'accès WLAN est protégée par un identifiant SSID et une phrase de chiffrement du côté système. Pour l'accès, contacter l'administrateur système correspondant.

Remarques générales sur l'utilisation des mots de passe

- Le code d'accès et la clé de réseau fournis avec l'appareil doivent être modifiés pendant la mise en service pour des raisons de sécurité.
- Lors de la définition et de la gestion du code d'accès et de la clé de réseau, suivre les règles générales pour la création d'un mot de passe fort.
- L'utilisateur est responsable de la gestion et du bon traitement du code d'accès et de la clé de réseau.
- Pour plus d'informations sur la configuration du code d'accès ou la procédure à suivre en cas de perte du mot de passe, par exemple, voir "Protection en écriture via un code d'accès" → ■ 165.

2.7.3 Accès via serveur web

Le serveur web intégré peut être utilisé pour commander et configurer l'appareil via un navigateur web → 🗎 81. La connexion est établie via l'interface service (CDI-RJ45) ou l'interface WLAN.

À la livraison de l'appareil, le serveur web est activé. Le serveur web peut être désactivé via le paramètre **Fonctionnalitée du serveur web** si nécessaire (p. ex., après la mise en service).

Les informations sur l'appareil et son état peuvent être masquées sur la page de connexion. Cela évite tout accès non autorisé à ces informations.



Informations détaillées sur les paramètres de l'appareil : Document "Description des paramètres de l'appareil".

2.7.4 Accès via l'interface service (CDI-RJ45)

L'appareil peut être connecté à un réseau via l'interface service (CDI-RJ45). Les fonctions spécifiques à l'appareil garantissent un fonctionnement sûr de l'appareil dans un réseau.

Il est recommandé d'utiliser les normes industrielles et directives en viqueur, qui ont été définies par les comités de sécurité nationaux et internationaux, tels qu'IEC/ISA62443 ou l'IEEE. Cela comprend des mesures de sécurité organisationnelles comme l'attribution de droits d'accès ainsi que des mesures techniques comme la segmentation du réseau.



Les transmetteurs avec agrément Ex de ne doivent pas être raccordés via l'interface service (CDI-RJ45)!

Caractéristique de commande "Agrément transmetteur + capteur", options (Ex de): BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB BB, C2, GB, MB, NB

3 Description du produit

L'ensemble de mesure se compose d'un transmetteur et d'un capteur. Le transmetteur et le capteur sont montés à des emplacements différents. Ils sont interconnectés par des câbles de raccordement.

3.1 Construction du produit

Il existe deux versions du transmetteur.

3.1.1 Proline 500 – numérique


Transmission de signal : numérique

Caractéristique de commande "Électronique ISEM intégrée", option A "Capteur"

Pour une utilisation dans des applications qui n'ont pas besoin de satisfaire à des exigences particulières en raison des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.

Étant donné que l'électronique se trouve dans le capteur, l'appareil est idéal : Pour un remplacement simple du transmetteur.

- Un câble standard peut être utilisé comme câble de raccordement.
- Insensible aux interférences CEM externes.



■ 1 Principaux composants d'un appareil de mesure

- 1 Couvercle du compartiment de l'électronique
- 2 Module d'affichage
- 3 Boîtier du transmetteur
- 4 Boîtier de raccordement du capteur avec électronique ISEM intégrée : raccordement du câble de raccordement
- 5 Capteur

3.1.2 Proline 500


Transmission de signal : analogique

Caractéristique de commande "Électronique ISEM intégrée", option **B** "Transmetteur"

Pour une utilisation dans des applications qui doivent satisfaire à des exigences particulières en raison des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.

Etant donné que l'électronique se trouve dans le transmetteur, l'appareil est idéal en cas de :

- Fortes vibrations au niveau du capteur.
- Utilisation du capteur dans des installations souterraines.
- Utilisation permanente du capteur sous l'eau.



■ 2 Principaux composants d'un appareil de mesure

- 1 Couvercle du compartiment de raccordement
- Module d'affichage
- 3 Boîtier du transmetteur avec électronique ISEM intégrée
- 4 Couvercle du compartiment de l'électronique
- 5 Capteur
- 6 Boîtier de raccordement du capteur : raccordement du câble de raccordement
- 7 Couvercle du compartiment de raccordement : raccordement du câble de raccordement

4 Réception des marchandises et identification du produit

4.1 Réception des marchandises

Dès réception de la livraison :

- 1. Vérifier que l'emballage n'est pas endommagé.
 - Signaler immédiatement tout dommage au fabricant. Ne pas installer des composants endommagés.
- 2. Vérifier le contenu de la livraison à l'aide du bordereau de livraison.
- 3. Comparer les données sur la plaque signalétique avec les spécifications de commande sur le bordereau de livraison.
- 4. Vérifier la documentation technique et tous les autres documents nécessaires, p. ex. certificats, pour s'assurer qu'ils sont complets.
- 😜 Si l'une des conditions n'est pas remplie, contacter le fabricant.

4.2 Identification du produit

L'appareil peut être identifié de la manière suivante :


- Plaque signalétique
- Référence de commande avec détails des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- Entrer les numéros de série figurant sur les plaques signalétiques dans Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): toutes les informations sur l'appareil de mesure sont affichées.
- Entrer les numéros de série figurant sur les plaques signalétiques dans l'*Endress+Hauser Operations App* ou scanner le code DataMatrix figurant sur la plaque signalétique à l'aide de l'*Endress+Hauser Operations App* : toutes les informations sur l'appareil sont affichées.

Pour un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil, voir ci-dessous :

- La "documentation supplémentaire standard relative à l'appareil" et les sections
 "Documentation complémentaire dépendant de l'appareil"
- Device Viewer: entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code DataMatrix figurant sur la plaque signalétique.

4.2.1 Plaque signalétique du transmetteur


Proline 500 – numérique



■ 3 Exemple d'une plaque signalétique de transmetteur

- 1 Nom du transmetteur
- 2 Adresse du fabricant / titulaire du certificat
- 3 Espace réservé aux agréments : Utilisation en zone explosible
- 4 Indice de protection
- 5 Données de raccordement électrique : entrées et sorties disponibles
- 6 Température ambiante admissible (T_a)
- 7 Code matriciel 2D
- Espace réservé aux agréments et certificats : p. ex. marquage CE, RCM tick
- 9 Gamme de température autorisée pour le câble
- 10 Date de fabrication : année-mois
- 1 Version de firmware (FW) et révision de l'appareil (Dev.Rev.) au départ usine
- 12 Numéro de la documentation complémentaire relative à la sécurité
- 13 Espace réservé aux informations supplémentaires dans le cas de produits spéciaux
- 14 Entrées et sorties disponibles, tension d'alimentation
- 15 Données de raccordement électrique : tension d'alimentation
- 16 Référence de commande étendue (ext. ord. cd.)
- 17 Numéro de série (Ser. no.)
- 18 Référence de commande

Proline 500




A0029192

■ 4 Exemple d'une plaque signalétique de transmetteur

- 1 Adresse du fabricant / titulaire du certificat
- 2 Nom du transmetteur
- 3 Référence de commande
- 4 Numéro de série (Ser. no.)
- 5 Référence de commande étendue (ext. ord. cd.)
- 6 Indice de protection
- 7 Espace réservé aux agréments : utilisation en zone explosible
- 8 Données de raccordement électrique : entrées et sorties disponibles
- 9 Code matriciel 2D
- 10 Date de fabrication : année-mois
- 11 Numéro de la documentation complémentaire relative à la sécurité
- 12 Espace réservé aux agréments et certificats : p. ex. marquage CE, RCM tick
- 13 Espace réservé à l'indice de protection du compartiment de raccordement et de l'électronique lorsqu'il est utilisé en zone explosible
- 14 Version de firmware (FW) et révision de l'appareil (Dev.Rev.) au départ usine
- 15 Espace réservé aux informations supplémentaires dans le cas de produits spéciaux
- 16 Gamme de température autorisée pour le câble
- 17 Température ambiante admissible (T_a)
- 18 Informations sur le presse-étoupe
- 19 Entrées et sorties disponibles, tension d'alimentation
- 20 Données de raccordement électrique : tension d'alimentation

4.2.2 Plaque signalétique du capteur



A0029199

■ 5 Exemple d'une plaque signalétique de capteur

- 1 Nom du capteur
- 2 Adresse du fabricant / titulaire du certificat
- 3 Référence de commande
- 4 Numéro de série (Ser. no.)
- 5 Référence de commande étendue (Ext. ord. cd.)
- 6 Diamètre nominal du capteur ; diamètre nominal/pression nominale de la bride ; pression d'essai du capteur ; gamme de température du produit ; matériau du tube de mesure et du répartiteur ; informations spécifiques au capteur : par ex. gamme de pression du boîtier du capteur, spécification masse volumique wide-range (étalonnage spécial de la masse volumique)
- 7 Informations d'agrément sur la protection antidéflagrante, la directive sur les équipements sous pression et l'indice de protection
- 8 Sens d'écoulement
- 9 Date de fabrication : année-mois
- 10 Code matriciel 2D
- 11 Numéro de la documentation complémentaire relative à la sécurité
- 12 Marquage CE, marquage RCM-Tick
- 13 Rugosité de surface
- 14 Température ambiante admissible (T_a)

Référence de commande

Le renouvellement de commande de l'appareil de mesure s'effectue par l'intermédiaire de la référence de commande (Order code).

Référence de commande étendue

- Le type d'appareil (racine du produit) et les spécifications de base (caractéristiques obligatoires) sont toujours indiqués.
- Parmi les spécifications optionnelles (caractéristiques facultatives), seules les spécifications pertinentes pour la sécurité et pour l'homologation sont indiquées (par ex. LA). Si d'autres spécifications optionnelles ont été commandées, celles-ci sont représentées globalement par le caractère générique # (par ex. #LA#).
- Si les spécifications optionnelles commandées ne contiennent pas de spécifications pertinentes pour la sécurité ou pour l'homologation, elles sont représentées par le caractère générique + (par ex. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

4.2.3 Symboles sur l'appareil

Symbole	Signification
\triangle	AVERTISSEMENT! Ce symbole signale une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Consulter la documentation de l'appareil de mesure pour connaître le type de danger potentiel et les mesures à prendre pour l'éviter.
[ji	Renvoi à la documentation Renvoie à la documentation d'appareil correspondante.
	Borne de terre de protection Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.

5 Stockage et transport

5.1 Conditions de stockage


Respecter les consignes suivantes lors du stockage :

- ► Conserver dans l'emballage d'origine en quise de protection contre les chocs.
- ► Ne pas enlever les disques ou capuchons de protection montés sur les raccords process. Ils empêchent un endommagement mécanique des surfaces d'étanchéité et un encrassement du tube de mesure.
- ▶ Protéger du rayonnement solaire. Éviter les températures de surface trop élevées.
- ► Stocker dans un endroit sec et sans poussière.
- ▶ Ne pas stocker à l'air libre.

Température de stockage → 🗎 287

5.2 Transport du produit

Transporter l'appareil jusqu'au point de mesure dans son emballage d'origine.



A0029252

Ne pas enlever les disques ou capots de protection montés sur les raccords process. Ils évitent d'endommager mécaniquement les surfaces d'étanchéité et d'encrasser le tube de mesure.


5.2.1 Appareils de mesure sans anneaux de suspension

AVERTISSEMENT

Le centre de gravité de l'appareil de mesure se situe au-dessus des points d'ancrage des courroies de suspension.

Risque de blessure si l'appareil de mesure glisse.

- ▶ Protéger l'appareil de mesure contre la rotation ou le glissement.
- ▶ Respecter le poids indiqué sur l'emballage (étiquette autocollante).



A0029214

5.2.2 Appareils de mesure avec anneaux de suspension

AATTENTION

Conseils de transport spéciaux pour les appareils de mesure avec anneaux de transport

- ▶ Pour le transport, utiliser exclusivement les anneaux de suspension fixés sur l'appareil ou aux brides.
- L'appareil doit être fixé au minimum à deux anneaux de suspension.

5.2.3 Transport avec un chariot élévateur

Lors d'un transport dans une caisse en bois, la structure du fond permet de soulever la caisse dans le sens horizontal ou des deux côtés avec un chariot élévateur.

5.3 Mise au rebut de l'emballage

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables à 100 % :


- Emballage extérieur de l'appareil Film étirable en polymère conforme à la directive UE 2002/95/CE (RoHS)
- Emballage
 - Caisse en bois traitée selon la norme ISPM 15, confirmée par le logo IPPC
 - Carton conforme à la directive européenne sur les emballages 94/62EC, recyclabilité confirmée par le symbole Resy
- Matériaux de transport et dispositifs de fixation
 - Palette jetable en matière plastique
 - Bandes en matière plastique
 - Ruban adhésif en matière plastique
- Matériau de remplissage Rembourrage papier

6 Montage

6.1 Conditions de montage

6.1.1 Position de montage

Point de montage



22 Endress+Hauser


A00287

Pour éviter les écarts de mesure dues à l'accumulation de bulles de gaz dans le tube de mesure, éviter les emplacements de montage suivants dans la conduite :

- Montage au plus haut point de la conduite
- Montage directement en sortie de conduite dans un écoulement gravitaire

Montage dans un écoulement gravitaire

La proposition d'installation suivante permet toutefois le montage dans une conduite verticale avec fluide descendant. Les restrictions de conduite ou l'utilisation d'un diaphragme avec une section plus faible évitent la vidange du capteur en cours de mesure.



A0028773

- 6 Montage dans un écoulement gravitaire (p. ex. applications de dosage)
- 1 Réservoir d'alimentation
- 2 Capteur
- 3 Diaphragme, restriction
- 4 Vanne
- 5 Réservoir de remplissage

D	N	Ø diaphragme, restriction de la conduite		
[mm]	[in]	[mm]	[in]	
80	3	50	1,97	
100	4	65	2,60	
150	6	90	3,54	
250	10	150	5,91	

Position de montage


Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur permet de monter ce dernier conformément au sens d'écoulement (sens de passage du produit à travers la conduite).

	Recommandation		
A	Position de montage verticale	A0015591	√ √ 1)
В	Position de montage horizontale, transmetteur en haut	A0015589	

	Recommandation		
С	Position de montage horizontale, transmetteur en bas	A0015590	✓ ✓ ³) Exception: → 🖸 7, 🖺 24
D	Position de montage horizontale, transmetteur sur le côté	A0015592	×


- 1) Cette position est recommandée pour assurer l'auto-vidange.
- Les applications avec des températures de process basses peuvent réduire la température ambiante. Cette position est recommandée pour respecter la température ambiante minimale pour le transmetteur.
- Les applications avec des températures de process hautes peuvent augmenter la température ambiante.
 Cette position est recommandée pour respecter la température ambiante maximale pour le transmetteur.

Si un capteur est monté à l'horizontale avec un tube de mesure coudé, adapter la position du capteur aux propriétés du produit.



- 7 Position du capteur avec tube de mesure coudé
- 1 À éviter avec les produits chargés en particules solides : risque de colmatage
- 2 À éviter avec les produits ayant tendance à dégazer : risque d'accumulation de bulles de gaz

Longueurs droites d'entrée et de sortie




Dimensions de montage

Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir la documentation "Information technique", section "Construction mécanique"

6.1.2 Exigences en matière d'environnement et de process

Gamme de température ambiante

Appareil de mesure	■ -40 +60 °C (-40 +140 °F) ■ Caractéristique de commande "Test, certificat", option JP : -50 +60 °C (-58 +140 °F)
Lisibilité de	$-20 \dots +60$ °C ($-4 \dots +140$ °F)
l'afficheur local	La lisibilité de l'affichage peut être altérée à des températures situées en dehors de la gamme de température.



► En cas d'utilisation en extérieur : Éviter l'ensoleillement direct, particulièrement dans les régions climatiques chaudes.

Pression statique


Il est important de n'avoir aucune cavitation ni dégazage des gaz contenus dans les liquides.

Une cavitation survient lorsque la pression de la vapeur n'est pas atteinte :

- dans des liquides à point d'ébullition bas (p. ex. hydrocarbures, solvants, gaz liquides)
- dans des conduites d'aspiration
- ▶ Pour éviter la cavitation et le dégazage, assurer une pression statique suffisante.

Les points de montage suivants sont de ce fait recommandés :

- au point le plus bas d'une colonne montante
- du côté refoulement des pompes (pas de risque de dépression)



A0028777

Isolation thermique

Pour certains produits, il est important que la chaleur de rayonnement du capteur vers le transmetteur reste aussi faible que possible. Une large gamme de matériaux peut être utilisée pour l'isolation requise.

Les versions d'appareil suivantes sont recommandées pour les versions avec isolation thermique :


Version avec tube prolongateur:

Caractéristique de commande "Matériau tube de mesure", option FA avec tube prolongateur de 105 mm (4,13 in).

AVIS

Surchauffe de l'électronique en raison de l'isolation thermique!

- ► Position de montage recommandée : position de montage horizontale, boîtier de raccordement du capteur orienté vers le bas.
- ▶ Ne pas isoler le boîtier de raccordement du capteur.
- ► Température maximale admissible à l'extrémité inférieure du boîtier de raccordement du capteur : 80 °C (176 °F)
- ► En ce qui concerne l'isolation thermique avec un tube prolongateur exposé : nous déconseillons l'isolation du tube prolongateur afin d'assurer une dissipation optimale de la chaleur.



3 8 Isolation thermique avec tube prolongateur exposé

A003439

Chauffage

AVIS

Surchauffe de l'électronique de mesure en raison d'une température ambiante trop élevée !

- ▶ Respecter la température ambiante maximale admissible pour le transmetteur.
- ► En fonction de la température du produit, tenir compte des exigences relatives à la position de montage de l'appareil.

AVIS

Risque de surchauffe en cas de chauffage

- ► S'assurer que la température à l'extrémité inférieure du boîtier du transmetteur ne dépasse pas 80 °C (176 °F).
- ▶ Veiller à ce que la convection soit suffisante au col du transmetteur.
- ► S'assurer qu'une surface suffisamment grande du col du transmetteur reste dégagée. La partie non recouverte sert à l'évacuation de la chaleur et protège l'électronique de mesure contre une surchauffe ou un refroidissement excessif.
- ► En cas d'utilisation en zone explosible, tenir compte des consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil. Pour plus d'informations sur les tableaux de températures, voir la documentation séparée "Conseils de sécurité" (XA) pour l'appareil.
- ► Tenir compte des diagnostics de process "830 Température ambiante trop élevée" et "832 Température de l'électronique trop élevée" si une surchauffe ne peut être exclue sur la base d'une construction appropriée du système.

Options de chauffage

Si, pour un produit donné, il ne doit y avoir aucune dissipation de chaleur au niveau du capteur, il existe les options de chauffage suivantes :

- Chauffage électrique, p. ex. avec des colliers chauffants électriques ²⁾
- Via des conduites d'eau chaude ou de vapeur
- Via des enveloppes de réchauffage

²⁾ L'utilisation de colliers chauffants électriques parallèles est généralement recommandée (flux électrique bidirectionnel). L'utilisation d'un câble chauffant monofilaire doit faire l'objet d'une attention particulière. Pour plus d'informations, voir EA01339D "Instructions de montage pour les systèmes de traçage électriques".

Vibrations

Les vibrations de l'installation n'ont aucune influence sur le fonctionnement du débitmètre en raison de la fréquence de résonance élevée des tubes de mesure.

Instructions de montage spéciales 6.1.3

Autovidangeabilité

Lorsque l'appareil est installé à la verticale, les tubes de mesure peuvent être vidangés complètement et protégés contre le colmatage.

Compatibilité alimentaire



🚹 En cas d'installation dans des applications hygiéniques, voir les informations dans les "Certificats et agréments / compatibilité hygiénique", section

Disque de rupture

Informations relatives au process : $\rightarrow \triangleq 290$.

A AVERTISSEMENT

Danger dû à une fuite de produit!

Une fuite de produit sous pression peut provoquer des blessures ou des dégâts matériels.


- ▶ Prendre des précautions pour éviter tout danger pour les personnes et de dommages en cas de déclenchement du disque de rupture.
- ▶ Respecter les informations figurant sur l'autocollant du disque de rupture.
- ▶ Lors du montage de l'appareil, veiller à ce que le bon fonctionnement du disque de rupture ne soit pas compromis.
- ▶ Ne pas utiliser d'enveloppe de chauffage.
- ▶ Ne pas enlever ni endommager le disque de rupture.

La position du disque de rupture est indiquée par un autocollant apposé à côté.

Il faut retirer la protection de transport.


Les manchons de raccordement disponibles ne sont pas prévus pour une fonction de rinçaqe ou de surveillance de pression. Ils servent d'emplacement de montage du disque de rupture.

Si le disque de rupture ne fonctionne pas, il est possible de visser un dispositif de vidange sur le taraudage du disque de rupture afin que le produit puisse s'écouler en cas de fuite.



A003034

- 1 Autocollant du disque de rupture
- 2 Disque de rupture à taraudage 1/2" NPT et ouverture de clé 1"
- *3 Protection de transport*



Vérification du zéro et ajustage du zéro

L'expérience montre que l'étalonnage du zéro n'est conseillé que dans des cas particuliers :

- Lorsqu'une précision de mesure maximale est exigée avec de faibles débits.
- Dans le cas de conditions de process ou de service extrêmes (p. ex. températures de process ou viscosité du produit très élevées).
- Pour les applications sur gaz avec basse pression
- Pour obtenir la plus grande précision de mesure possible à faible débit, le capteur doit être protégé des contraintes mécaniques pendant le fonctionnement.

Pour obtenir un point zéro représentatif, veiller à :


- empêcher tout débit dans l'appareil pendant l'ajustage
- garantir des conditions de process (p. ex. pression, température) stables et représentatives

La vérification et l'ajustage du zéro sont impossibles en présence des conditions de process suivantes :


- Poches de gaz
 - Veiller à ce que le système ait été suffisamment rincé avec le produit. Répéter le rinçage peut aider à éliminer les poches de gaz
- Circulation thermique
 En cas de différences de température (p. ex. entre l'entrée du tube de mesure et la section de sortie), un débit induit peut même se produire si les vannes sont fermées en raison de la circulation thermique dans l'appareil
- Fuites sur les vannes
 Si les vannes ne sont pas étanches, le débit n'est pas suffisamment limité lors de la détermination du point zéro

Si ces conditions ne peuvent pas être évitées, il est conseillé de conserver le réglage par défaut du point zéro.

Capot de protection climatique



■ 9 Capot de protection climatique pour Proline 500 – numérique ; unité de mesure mm (in)



🛮 10 Capot de protection pour Proline 500 ; unité de mesure mm (in)


Verrou de couvercle : Proline 500

AVIS

Référence de commande "Boîtier du transmetteur", option L "Inox moulé" : Les couvercles du boîtier du transmetteur sont dotés d'un perçage permettant de les verrouiller.

Le couvercle peut être verrouillé à l'aide de vis et d'une chaîne ou d'un câble fourni par le client sur place.

- ▶ L'utilisation de chaînes ou de câbles en inox est recommandée.
- ► En cas de revêtement protecteur, il est recommandé d'utiliser un tube thermorétractable pour protéger la peinture du boîtier.



- 1 Trou sur le couvercle pour la vis d'arrêt
- 2 Vis d'arrêt pour verrouiller le couvercle

6.2 Montage de l'appareil de mesure

6.2.1 Outils requis

Pour le transmetteur

Pour montage sur une colonne :

- Proline 500 transmetteur numérique
 - Clé à fourche de 10
 - Tournevis Torx TX 25
- Transmetteur Proline 500 Clé à fourche de 13

Pour montage mural:

Percer avec un foret de Ø 6,0 mm

Pour le capteur

Pour les brides et les autres raccords process : utiliser un outil de montage approprié.

6.2.2 Préparation de l'appareil de mesure

- 1. Retirer tous les emballages de transport restants.
- 2. Enlever les disques ou capuchons de protection présents sur le capteur.
- 3. Enlever l'autocollant sur le couvercle du compartiment de l'électronique.


6.2.3 Montage de l'appareil de mesure

AVERTISSEMENT

Danger dû à une étanchéité insuffisante du process!

- ► Veiller à ce que les diamètres intérieurs des joints soient supérieurs ou égaux à ceux des raccords process et de la conduite.
- Veiller à ce que les joints soient intacts et propres.
- ► Fixer correctement les joints.
- 1. S'assurer que la direction de la flèche sur la plaque signalétique du capteur coïncide avec le sens d'écoulement du produit.

2. Monter l'appareil de mesure ou tourner le boîtier du transmetteur de manière à ce que les entrées de câble ne soient pas dirigées vers le haut.



6.2.4 Montage du boîtier du transmetteur : Proline 500 – numérique

AATTENTION

Température ambiante trop élevée!

Risque de surchauffe de l'électronique et possibilité de déformation du boîtier.

- ▶ Ne pas dépasser la température ambiante maximale autorisée.
- ► Lors de l'utilisation à l'extérieur : éviter le rayonnement solaire direct et les fortes intempéries, notamment dans les régions climatiques chaudes.

AATTENTION

Une contrainte trop importante peut endommager le boîtier!

► Eviter les contraintes mécaniques trop importantes.

Le transmetteur peut être monté des façons suivantes :

- Montage sur colonne
- Montage mural

Montage sur tube

Outils nécessaires :


- Clé à fourche de 10
- Tournevis Torx TX 25

AVIS

Couple de serrage trop important pour les vis de fixation!

Risque de dommages sur le transmetteur en plastique.

► Serrer les vis de fixation avec le couple de serrage indiqué : 2,5 Nm (1,8 lbf ft)




■ 11 Unité mm (in)

Montage mural

Outils requis:

Percer avec un foret de Ø 6,0 mm



■ 12 Unité de mesure mm (in)

L Dépend de la caractéristique de commande "Boîtier du transmetteur"

Caractéristique de commande "Boîtier du transmetteur"

- Option **A**, aluminium, revêtu : L = 14 mm (0.55 in)
- Option **D**, polycarbonate : L = 13 mm (0.51 in)
- 1. Percer les trous.
- 2. Placer les chevilles dans les perçages.
- 3. Visser légèrement les vis de fixation.
- 4. Placer le boîtier de transmetteur sur les vis de fixation et l'accrocher.

5. Serrer les vis de fixation.

6.2.5 Montage du boîtier du transmetteur : Proline 500

ATTENTION

Température ambiante trop élevée!

Risque de surchauffe de l'électronique et possibilité de déformation du boîtier.

- ▶ Ne pas dépasser la température ambiante maximale autorisée.
- ► Lors de l'utilisation à l'extérieur : éviter le rayonnement solaire direct et les fortes intempéries, notamment dans les régions climatiques chaudes.

AATTENTION

Une contrainte trop importante peut endommager le boîtier!

► Eviter les contraintes mécaniques trop importantes.


Le transmetteur peut être monté des façons suivantes :

- Montage sur colonne
- Montage mural

Montage mural

Outils requis

Percer avec un foret de Ø 6,0 mm



■ 13 Unité de mesure mm (in)

- 1. Percer les trous.
- 2. Placer les chevilles dans les perçages.
- 3. Visser légèrement les vis de fixation.
- 4. Placer le boîtier de transmetteur sur les vis de fixation et l'accrocher.
- 5. Serrer les vis de fixation.

Montage sur tube


Outils requis Clé à fourche de 13

AVERTISSEMENT

Caractéristique de commande "Boîtier du transmetteur", option L "Inox moulé" : les transmetteurs en inox sont très lourds.

Ils ne sont pas stables s'ils ne sont pas installés sur une colonne fixe sûre.


▶ Ne monter le transmetteur que sur une colonne fixe sûre sur une surface stable.



■ 14 Unité de mesure mm (in)

6.2.6 Rotation du boîtier de transmetteur : Proline 500

Pour faciliter l'accès au compartiment de raccordement ou à l'afficheur, le boîtier du transmetteur peut être tourné.




■ 15 Boîtier Ex

- 1. Desserrer les vis de fixation.
- 2. Tourner le boîtier dans la position souhaitée.
- 3. Serrer les vis de fixation.

6.2.7 Rotation du module d'affichage : Proline 500

Le module d'affichage peut être tourné afin de faciliter la lecture et la configuration.



A003003

- 1. Selon la version de l'appareil : desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 3. Tourner le module d'affichage dans la position souhaitée : max. $8 \times 45^{\circ}$ dans chaque direction.
- 4. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 5. Selon la version de l'appareil : fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

6.3 Contrôle du montage

L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ?	
L'appareil de mesure correspond-il aux spécifications du point de mesure ? Par exemple : ■ Température de process → 🖺 289 ■ Pression (voir la section "Diagramme de pression et de température" du document "Information technique"). ■ Température ambiante ■ Gamme de mesure	
La bonne position de montage a-t-elle été choisie pour le capteur → 🖺 23? Selon le type de capteur Selon la température du produit à mesurer Selon les propriétés du produit mesuré (dégazage, chargé de matières solides)	
La flèche sur le capteur correspond-elle au sens d'écoulement du produit ? → 🖺 23?	
Le nom de repère et le marquage sont-ils corrects (contrôle visuel) ?	
L'appareil est-il suffisamment protégé des précipitations et de la lumière directe du soleil ?	
La vis de fixation et le crampon de sécurité sont-ils bien serrés ?	

7 Raccordement électrique

AVERTISSEMENT

Composants sous tension! Toute opération effectuée de manière incorrecte sur les connexions électriques peut provoquer une décharge électrique.

- Installer un dispositif de sectionnement (interrupteur ou disjoncteur de puissance) permettant de couper facilement l'appareil de la tension d'alimentation.
- En plus du fusible de l'appareil, inclure une protection contre les surintensités avec max. 10 A dans l'installation.

7.1 Sécurité électrique

Conformément aux réglementations nationales applicables.

7.2 Exigences de raccordement

7.2.1 **Outils requis**

- Pour les entrées de câble : utiliser un outil approprié
- Pour le crampon de sécurité : clé à six pans 3 mm
- Pince à dénuder
- En cas d'utilisation de câbles toronnés : pince à sertir pour extrémité préconfectionnée
- Pour retirer les câbles des bornes : tournevis plat ≤ 3 mm (0,12 in)

Exigences relatives au câble de raccordement 7.2.2

Les câbles de raccordement mis à disposition par le client doivent satisfaire aux exigences suivantes.

Câble de terre de protection pour la borne de terre externe

Section de conducteur < 2,1 mm² (14 AWG)

L'utilisation d'une cosse de câble permet de raccorder des sections plus importantes.

L'impédance de la mise à la terre doit être inférieure à $2~\Omega$.

Gamme de température admissible

- Les directives d'installation en viqueur dans le pays d'installation doivent être respectées.
- Les câbles doivent être adaptés aux températures minimales et maximales attendues.

Câble d'alimentation électrique (y compris conducteur pour la borne de terre interne)

Câble d'installation normal suffisant.

Câble de signal



Pour les transactions commerciales, tous les câbles de signal doivent être blindés (tresse de cuivre étamée, couverture optique ≥ 85 %). Le blindage de câble doit être raccordé des deux côtés.

PROFIBUS PA

Câble blindé à paires torsadées. Le type de câble A est recommandé.

Voir https://www.profibus.com "Directives d'installation PROFIBUS".

Ethernet-APL

Câble blindé à paires torsadées. Le type de câble A est recommandé.



Voir https://www.profibus.com Livre blanc Ethernet-APL"

Sortie courant 0 /4 ... 20 mA (sauf HART)

Câble d'installation standard suffisant

Sortie impulsion/fréquence /tor

Câble d'installation standard suffisant

Sortie relais

Câble d'installation standard suffisant

Entrée courant 4 ... 20 mA

Câble d'installation standard suffisant

Entrée état


Câble d'installation standard suffisant

Diamètre de câble

- Raccords de câble fournis : M20 × 1,5 avec câble Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Bornes à ressort : Adaptées aux torons et torons avec extrémités préconfectionnées.
 Section de câble 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 12 AWG).

Choix du câble de raccordement entre le transmetteur et le capteur

Dépend du type de transmetteur et des zones d'installation



A00324

- 1 Transmetteur Proline 500 numérique
- 2 Transmetteur Proline 500
- 3 Capteur Promass
- 4 Zone non explosible
- 5 Zone explosible : Zone 2 ; Class I, Division 2
- 6 Zone explosible : Zone 1 ; Class I, Division 1
- A Câble standard vers le transmetteur 500 numérique → 🖺 38 Transmetteur installé en zone non explosible ou en zone explosible : Zone 2 ; Class I, Division 2 / capteur installé en zone explosible : Zone 2 ; Class I, Division 2
- B Câble standard vers le transmetteur 500 numérique → 🖺 39 Transmetteur monté en zone explosible : Zone 2 ; Class I, Division 2 / capteur monté en zone explosible : Zone 1 ; Class I, Division 1
- C Câble de signal vers le transmetteur $500 \rightarrow ext{ } ext{ }$

A : Câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur : Proline 500 – numérique Câble standard

Un câble standard avec les spécifications suivantes peut être utilisé comme câble de raccordement.

Construction	4 fils (2 paires) ; fils CU toronnés dénudés ; paire toronnée avec blindage commun						
Blindage	Tresse en cuivre étamée, couvercle optique ≥ 85 $\%$						
Résistance de boucle	Câble d'alimentation (+, –) : maximum 10 Ω						
Longueur de câble	Maximum 300 m (900 ft), voir le tableau suivant.						
Connecteur d'appareil, côté 1	Connecteur M12 femelle, 5 broches, codage A.						
Connecteur d'appareil, côté 2	, , ,						
Broches 1+2 Fils raccordés en paire torsadée.							
Broches 3+4	Fils raccordés en paire torsadée.						

Section	Longueur de câble [max.]
0,34 mm ² (AWG 22)	80 m (240 ft)
0,50 mm ² (AWG 20)	120 m (360 ft)
0,75 mm ² (AWG 18)	180 m (540 ft)
1,00 mm ² (AWG 17)	240 m (720 ft)
1,50 mm ² (AWG 15)	300 m (900 ft)

Câble de raccordement disponible en option


Construction	$2\times2\times0,34~\text{mm}^2$ (AWG 22) câble PVC $^{1)}$ avec blindage commun (2 paires, fils CU toronnés dénudés ; paire toronnée)					
Résistance à la flamme	la flamme Selon DIN EN 60332-1-2					
Résistance aux huiles	ux huiles Selon DIN EN 60811-2-1					
Blindage	Tresse en cuivre étamée, couvercle optique ≥ 85 %					
Température de service continue Pose fixe : -50 +105 °C (-58 +221 °F) ; pose mobile : -25 +105 °C (-13 +221 °F)						
Longueur de câble disponible	Fixe: 20 m (60 ft); variable: jusqu'à maximum 50 m (150 ft)					

1) Le rayonnement UV peut détériorer la gaine extérieure du câble. Protéger le câble de l'exposition au soleil si possible.

${\it B}$: Câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur : Proline 500 - numérique Câble standard

Un câble standard avec les spécifications suivantes peut être utilisé comme câble de raccordement.

Construction	4,6,8 fils (2, 3, 4 paires) ; fils CU toronnés dénudés ; paire toronnée avec blindage commun						
Blindage	Tresse en cuivre étamée, couvercle optique $≥$ 85 %						
Capacité C	Maximum 760 nF IIC, maximum 4,2 μF IIB						
Inductance L	Maximum 26 μH IIC, maximum 104 μH IIB						
Rapport inductance/ résistance (L/R)	Maximum 8,9 $\mu H/\Omega$ IIC, maximum 35,6 $\mu H/\Omega$ IIB (p. ex. conformément à IEC 60079-25)						
Résistance de boucle	Câble d'alimentation (+, –) : maximum 5 Ω						
Longueur de câble	Maximum 150 m (450 ft), voir le tableau suivant.						



Câble de raccordement disponible en option

Câble de raccordement pour	Zone 1 ; Class I, Division 1				
Câble standard	$2 \times 2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ (AWG 20) câble PVC $^{1)}$ avec blindage commun (2 paires, paire toronnée)				
Résistance à la flamme	Selon DIN EN 60332-1-2				
Résistance aux huiles	Selon DIN EN 60811-2-1				
Blindage	Tresse en cuivre étamée, couvercle optique ≥ 85 %				
Température de service	Pose fixe : $-50 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-58 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$; pose mobile : $-25 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-13 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$				
Longueur de câble disponible	Fixe: 20 m (60 ft); variable: jusqu'à maximum 50 m (150 ft)				

1) Le rayonnement UV peut détériorer la gaine extérieure du câble. Protéger le câble de l'exposition au soleil si possible.

0 011 1					D 1.	-00
Cahla da	raccordement	antro la canta	our at la tra	inemottoiir •	Proling	5/1//
C. Cubic uc	Tuccoruentent	eillie le lable	cui et te ti u	momenteu.	I I ULLILE .	ノしし

Design	Câble PVC 6 \times 0,38 $\text{mm}^{2-1)}$ avec fils blindés individuellement et blindage cuivre commun		
Résistance de ligne	≤ 50 Ω/km (0,015 Ω/ft)		
Capacité : fil/blindage	≤ 420 pF/m (128 pF/ft)		
Longueur de câble (max.)	20 m (60 ft)		
Longueurs de câble (disponibles à la commande)	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft)		
Diamètre de câble	11 mm (0,43 in) ± 0,5 mm (0,02 in)		
Température de service continue	Max. 105 °C (221 °F)		

¹⁾ Le rayonnement UV peut détériorer la gaine extérieure du câble. Si possible, protéger le câble contre l'exposition directe au soleil.

7.2.3 Affectation des bornes

Transmetteur: tension d'alimentation, E/S

L'affectation des bornes des entrées et des sorties dépend de la version d'appareil commandée. L'affectation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cache-bornes.

Ten d'alime		Entrée/sortie 1		Entrée/sortie 2		Entrée/sortie 3		Entrée/sortie 4	
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		Affectation des bornes spécifique à l'appareil : étiquette autocollante dans cache-bornes.							

Boîtier de raccordement du transmetteur et du capteur : câble de raccordement

Le capteur et le transmetteur, qui sont montés dans des emplacements différents, sont interconnectés par un câble de raccordement. Le câble est connecté via le boîtier de raccordement du capteur et le boîtier du transmetteur.

Occupation des bornes et connexion du câble de raccordement :

- Proline 500 numérique → 🖺 44
- Proline 500 → 🖺 52

7.2.4 Connecteurs d'appareil disponibles

Les connecteurs d'appareil ne doivent pas être utilisés en zone explosible!

Variante de commande "Entrée; sortie 1", option GA "PROFIBUS PA"

Variante de commande	Entrée de câble/raccord		
"Raccordement électrique"	2	3	
L, N, P, U	Connecteur M12 × 1	-	

7.2.5 Affectation des broches du connecteur d'appareil

2 3	Broc he		Affectation	Codage	Connecteur/embase
1 4	1	+	PROFIBUS PA +	А	Connecteur
	2		Mise à la terre		
	3	-	PROFIBUS PA -		
	4		Non affectée		

7.2.6 Blindage et mise à la terre

La compatibilité électromagnétique (CEM) optimale du système de bus de terrain ne peut être garantie que si les composants système et, en particulier, les câbles sont blindés et que la continuité du blindage est assurée sur l'ensemble du réseau. Un recouvrement du blindage de 90 % est idéal.

- 1. Pour une protection CEM optimale, il convient de relier le blindage aussi souvent que possible à la terre de référence.
- 2. Pour des raisons de protection contre les explosions, il est recommandé de renoncer à la mise à la terre.

Pour répondre à ces deux exigences, il existe essentiellement trois types de blindage différents dans le système de bus de terrain :

- Blindage des deux côtés
- Blindage unilatéral côté alimentation avec terminaison capacitive au niveau du boîtier de terrain
- Blindage unilatéral côté alimentation


L'expérience montre que, dans la plupart des cas, les installations avec blindage du côté coupleur de segment (sans couplage capacitif) permettent d'obtenir les meilleurs résultats en matière de CEM. Des mesures appropriées en matière de raccordement des entrées doivent être prises pour permettre un fonctionnement sans restriction en présence d'interférences CEM. Ces mesures ont déjà été prises en compte pour cet appareil. Un fonctionnement selon NAMUR NE21 est ainsi assuré en cas de parasites.

- 1. Respecter les exigences et directives d'installation nationales lors de l'installation.
- 2. En cas de grandes différences de potentiel entre les différents points de mise à la terre,
 - raccorder uniquement un point du blindage directement à la terre de référence.
- 3. Dans les systèmes sans compensation de potentiel, le blindage de câble des systèmes de bus de terrain doivent être mis à la terre d'un seul côté, par exemple à l'unité d'alimentation du bus de terrain ou aux barrières de sécurité.

AVIS

Dans les installations sans compensation de potentiel, une mise à la terre multiple du blindage de câble engendre des courants de compensation à fréquence de réseau! Endommagement du blindage du câble de bus.

- ► Mettre à la terre le câble de bus uniquement d'un côté avec la terre locale ou le fil de terre.
- Isoler le blindage non raccordé.



■ 16 Exemple de raccordement pour PROFIBUS PA

- 1 Système numérique de contrôle commande (p. ex. API)
- 2 Coupleur de segments PROFIBUS PA
- 3 Blindage de câble : le câble doit être mis à la terre des deux côtés afin de satisfaire aux exigences CEM ; tenir compte des spécifications de câble
- 4 T-box
- 5 Appareil de mesure
- 6 Mise à la terre locale
- 7 Terminaison de bus
- 8 Conducteur de compensation de potentiel

7.2.7 Préparation de l'appareil de mesure

Effectuer les étapes dans l'ordre suivant :

- 1. Monter le capteur et le transmetteur.
- 2. Boîtier de raccordement capteur : raccorder le câble de raccordement.
- 3. Transmetteur : raccorder le câble de raccordement.
- 4. Transmetteur : raccorder le câble de signal et le câble pour la tension d'alimentation.

AVIS

Etanchéité insuffisante du boîtier!

Le bon fonctionnement de l'appareil de mesure risque d'être compromis.

- ▶ Utiliser des presse-étoupe appropriés, adaptés au degré de protection de l'appareil.
- 1. Retirer le bouchon aveugle le cas échéant.
- 2. Si l'appareil de mesure est fourni sans les presse-étoupe : Mettre à disposition des presse-étoupe adaptés au câble de raccordement correspondant.
- 3. Si l'appareil de mesure est fourni avec les presse-étoupe :
 Respecter les exigences relatives aux câbles de raccordement → 🗎 36.

7.3 Raccordement de l'appareil de mesure: Proline 500 – numérique

AVIS

Un raccordement incorrect compromet la sécurité électrique!

- ► Seul le personnel spécialisé dûment formé est autorisé à effectuer des travaux de raccordement électrique.
- ► Respecter les prescriptions et réglementations nationales en viqueur.
- ▶ Respecter les règles de sécurité locales en vigueur sur le lieu de travail.
- ► Toujours raccorder le câble de terre de protection ⊕ avant de raccorder d'autres câbles.
- ► En cas d'utilisation en zone explosible, respecter les consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil.


7.3.1 Branchement du câble de raccordement

AAVERTISSEMENT

Risque d'endommagement de l'électronique!

- ▶ Raccorder le capteur et le transmetteur à la même compensation de potentiel.
- ▶ Ne relier ensemble que les capteurs et transmetteurs portant le même numéro de série.

Affectation des bornes du câble de raccordement



A0028198

- 1 Entrée pour le câble du boîtier du transmetteur
- 2 Terre de protection (PE)
- 3 Câble de raccordement communication ISEM
- 4 Mise à la terre via connexion de terre ; dans la version avec connecteur d'appareil, la mise à la terre est assurée par le connecteur lui-même
- 5 Entrée pour câble ou raccordement du connecteur d'appareil sur le boîtier de raccordement du capteur
- 6 Terre de protection (PE)

Branchement du câble de raccordement au boîtier de raccordement du capteur

- Raccordement via les bornes avec caractéristique de commande "Boîtier de raccordement du capteur" :
 - Option **A** "Aluminium, revêtu" → 🖺 46
 - Option **B** "Inox" \rightarrow 🖺 47
 - Option **L** "Inox, moulé"→ 🖺 46
- Raccordement via les connecteurs avec caractéristique de commande "Boîtier de raccordement du capteur" :


Option **C**: "Ultracompact, hygiénique, inox" → 🖺 48

Branchement du câble de raccordement au transmetteur

Raccordement du boîtier de raccordement du capteur via les bornes

Pour la version d'appareil avec caractéristique de commande "Boîtier de raccordement du capteur" :

- Option **A** "Aluminium, revêtu"
- Option **L** "Inox moulé"



A0029616

- 1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du boîtier.
- 2. Dévisser le couvercle du boîtier.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir des extrémités préconfectionnées.
- 5. Connecter la terre de protection.
- 6. Raccorder le câble conformément à l'occupation des bornes du câble de raccordement.
- 7. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - └ Ainsi se termine le raccordement du câble de raccordement.

AVERTISSEMENT


Suppression du mode de protection du boîtier en raison d'une étanchéité insuffisante du boîtier.

- ► Visser le raccord fileté du couvercle sans utiliser de lubrifiant. Le raccord fileté du couvercle est enduit d'un lubrifiant sec.
- 8. Visser le couvercle du boîtier.
- 9. Serrer le crampon de sécurité du couvercle du boîtier.

Raccordement du boîtier de raccordement du capteur via les bornes

Pour la version d'appareil avec variante de commande "Boîtier de raccordement du capteur":

Option **B** "Inox"




- 1. Dévisser la vis d'arrêt du couvercle de boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir des extrémités préconfectionnées.
- 5. Connecter la terre de protection.
- 6. Raccorder le câble conformément à l'occupation des bornes du câble de raccordement.
- 7. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - ► Ainsi se termine le raccordement du câble de raccordement.
- 8. Fermer le couvercle du boîtier.
- 9. Serrer la vis d'arrêt du couvercle de boîtier.

Raccordement du boîtier de raccordement du capteur via le connecteur

Pour la version d'appareil avec variante de commande "Boîtier de raccordement du capteur" :

Option **C**: "Ultracompact, hygiénique, inox"



A002961


- 1. Connecter la terre de protection.
- 2. Raccorder le connecteur.

1. 4 x TX 20 2. 3. 8. 4. 10 (0.4) 22 mm 7. 6.

Branchement du câble de raccordement au transmetteur


- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.
- 4. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 5. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir des embouts.
- 6. Raccorder la terre de protection.
- 7. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes du câble de raccordement → \(\beta\) 44.
- 8. Serrer fermement les presse-étoupes.
 - Le branchement du câble de raccordement est maintenant terminé.
- 9. Fermer le couvercle du boîtier.
- 10. Serrer la vis d'arrêt du couvercle de boîtier.

7.3.2 Raccordement du câble de signal et du câble d'alimentation



A002820

- 1 Borne de raccordement pour la tension d'alimentation
- 2 Borne de raccordement pour la transmission de signaux, entrée/sortie
- 3 Borne de raccordement pour la transmission de signaux, entrée/sortie
- 4 Borne de raccordement pour le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur
- 5 Borne de raccordement pour la transmission de signaux, entrée/sortie ; en option : connexion pour antenne WLAN externe
- 6 Terre de protection (PE)



A002959

- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.
- 4. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 5. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir des extrémités préconfectionnées.
- 6. Raccorder la terre de protection.
- 7. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes.
 - Affectation des bornes du câble de signal : L'affectation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cache-bornes.

- 8. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - → Ainsi se termine le raccordement des câbles.
- 9. Fermer le cache-bornes.

50

10. Fermer le couvercle du boîtier.

AVERTISSEMENT

Suppression du degré de protection du boîtier en raison d'une étanchéité insuffisante de ce dernier !

▶ Visser la vis sans l'avoir graissée.

AVIS


Couple de serrage trop important pour les vis de fixation!

Risque de dommages sur le transmetteur en plastique.

- ► Serrer les vis de fixation avec le couple de serrage indiqué : 2,5 Nm (1,8 lbf ft)
- 11. Serrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.

Retrait d'un câble

Pour retirer un câble de la borne :



A0029598

■ 17 Unité de mesure mm (in)

- 1. Utiliser un tournevis plat pour appuyer sur la fente entre les deux trous de borne.
- 2. Retirer l'extrémité du câble de la borne.

7.4 Raccordement de l'appareil de mesure : Proline 500

AVIS

Un raccordement incorrect compromet la sécurité électrique!

- ► Seul le personnel spécialisé dûment formé est autorisé à effectuer des travaux de raccordement électrique.
- ► Respecter les prescriptions et réglementations nationales en viqueur.
- Respecter les règles de sécurité locales en vigueur sur le lieu de travail.
- ► Toujours raccorder le câble de terre de protection ⊕ avant de raccorder d'autres câbles.
- ▶ En cas d'utilisation en zone explosible, respecter les consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil.

7.4.1 Montage du câble de raccordement

AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement de l'électronique!


- ▶ Raccorder le capteur et le transmetteur à la même compensation de potentiel.
- Ne relier ensemble que les capteurs et transmetteurs portant le même numéro de série.

ATTENTION

Écart de mesure dû au raccourcissement du câble de raccordement

▶ Le câble de raccordement est prêt pour le montage et doit être utilisé dans la longueur fournie. Le raccourcissement du câble de raccordement peut affecter la précision de mesure du capteur.

Affectation des bornes du câble de raccordement



- 1 *Terre de protection (PE)*
- Entrée de câble pour le câble de raccordement du boîtier de raccordement du transmetteur
- 3 Câble de raccordement
- Entrée de câble pour le câble de raccordement du boîtier de raccordement du capteur
- Terre de protection (PE)

Branchement du câble de raccordement au boîtier de raccordement du capteur


Raccordement via les bornes avec caractéristique de commande "Boîtier" :

- Option **A** "Aluminium, revêtu" → 🖺 53
- Option **B** "Inox" \rightarrow 🖺 54
- Option **L** "Inox moulé" → 🖺 53

Raccordement du boîtier de raccordement du capteur via les bornes

Pour la version d'appareil avec variante de commande "Boîtier" :

- Option A "Aluminium, revêtu"
- Option **L** "Inox, moulé"



- 1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du boîtier.
- 2. Dévisser le couvercle du boîtier.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Pour garantir l'étanchéité, ne pas retirer la baque d'étanchéité de l'entrée de câble.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir des extrémités préconfectionnées.
- 5. Raccorder la terre de protection.
- 6. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes du câble de raccordement.
- 7. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - La procédure du raccordement du câble de raccordement est à présent terminée.


AVERTISSEMENT

Suppression du mode de protection du boîtier en raison d'une étanchéité insuffisante du boîtier.

- ▶ Visser le raccord fileté du couvercle sans utiliser de lubrifiant. Le raccord fileté du couvercle est enduit d'un lubrifiant sec.
- 8. Visser le couvercle du boîtier.
- 9. Serrer le crampon de sécurité du couvercle du boîtier.

Raccordement du boîtier de raccordement du capteur via les bornes

Pour la version d'appareil avec variante de commande "Boîtier" : Option ${\bf B}$ "Inox"



A002961

- 1. Dévisser la vis d'arrêt du couvercle de boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir des extrémités préconfectionnées.
- 5. Connecter la terre de protection.
- 6. Raccorder le câble conformément à l'occupation des bornes du câble de raccordement.
- 7. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - Ainsi se termine le raccordement du câble de raccordement.
- 8. Fermer le couvercle du boîtier.
- 9. Serrer la vis d'arrêt du couvercle de boîtier.


3. 10 (0.4) 5. 1. O 3 mm 6. 2. 7. 22 mm 24 mm

Fixation du câble de raccordement au transmetteur

- 1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir en plus des extrémités préconfectionnées.
- 5. Connecter la terre de protection.
- 6. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes du câble de raccordement →


 52.
- 7. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - ► Ainsi se termine le raccordement du câble de raccordement.
- 8. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 9. Serrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

7.4.2 Raccordement du câble de signal et du câble d'alimentation




A002678

- 1 Borne de raccordement pour la tension d'alimentation
- 2 Borne de raccordement pour la transmission de signaux, entrée/sortie
- 3 Borne de raccordement pour la transmission de signal, entrée/sortie ou borne de raccordement pour la connexion réseau via interface service (CDI-RJ45)
- 4 Terre de protection (PE)




A002981

- 1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 3. Pincer les pattes du support du module d'affichage.
- 4. Retirer le support du module d'affichage.




A0029814

- 5. Attacher le support au bord du compartiment de l'électronique.
- 6. Ouvrir le cache-bornes.



- 7. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Pour garantir l'étanchéité, ne pas retirer la baque d'étanchéité de l'entrée de câble.
- 8. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles torsadés, monter également des extrémités préconfectionnées.
- 9. Raccorder la terre de protection.




- 10. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes.
 - ► **Affectation des bornes du câble de signal :** l'affectation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cache-bornes.

Affectation des bornes de l'alimentation : autocollant dans le cache-bornes ou → 🖺 41.

- 11. Serrer fermement les presse-étoupes.
 - ► Ainsi se termine le raccordement des câbles.
- 12. Fermer le cache-bornes.
- 13. Insérer le support du module d'affichage dans le compartiment de l'électronique.
- 14. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 15. Fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

Retrait d'un câble

Pour retirer un câble de la borne :



A00295

■ 18 Unité de mesure mm (in)

- 1. Utiliser un tournevis plat pour appuyer sur la fente entre les deux trous de borne.
- 2. Retirer l'extrémité du câble de la borne.

7.5 Compensation de potentiel

7.5.1 Exigences


Pour la compensation de potentiel :

- Tenir compte des concepts de mise à la terre internes
- Tenir compte des conditions de fonctionnement, telles que le matériau de la conduite et la mise à la terre
- Raccorder le produit, le capteur et le transmetteur au même potentiel électrique
- Utiliser un câble de terre d'une section minimale de 6 mm² (10 AWG) et une cosse de câble pour les raccords de compensation de potentiel

7.6 Instructions de raccordement spéciales

7.6.1 Exemples de raccordement


PROFIBUS PA




■ 19 Exemple de raccordement pour PROFIBUS PA

- Système numérique de contrôle commande (p. ex. API)
- Coupleur de segments PROFIBUS PA
- Blindage de câble fourni à une extrémité. Le blindage de câble doit être mis à la terre aux deux extrémités pour satisfaire aux exigences de CEM ; respecter les spécifications de câble
- T-box
- Appareil de mesure
- 6 Mise à la terre locale
- Terminaison de bus
- Ligne d'équipotentialité

Sortie courant 4-20 mA




- Exemple de raccordement pour sortie courant 4-20 mA (active)
- Système d'automatisation avec entrée courant (p. ex. API)
- Unité d'affichage analogique : observer la charge maximale
- Transmetteur



21 Exemple de raccordement pour sortie courant 4-20 mA (passive)

- 1 Système d'automatisation avec entrée courant (p. ex. API)
- 2 Barrière active pour alimentation électrique (p. ex. RN221N)
- 3 Unité d'affichage analogique : observer la charge maximale
- 4 Transmetteur

Impulsionimpulsion/fréquence




22 Exemple de raccordement pour sortie impulsion/fréquence (passive)

A0028761

- Système d'automatisation avec entrée impulsion/fréquence (p. ex. API avec résistance pull-up ou pull-down 10 kΩ)
- 2 Alimentation électrique
- *3 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 🖺 277*

Sortie tout ou rien




■ 23 Exemple de raccordement pour la sortie tout ou rien (passive)

- Système d'automatisation avec entrée tor (p. ex. API avec résistance pull-up ou pull-down $10~\mathrm{k}\Omega$)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 🖺 277

60


Sortie relais



■ 24 Exemple de raccordement pour la sortie relais (passive)

- 1 Système/automate avec entrée relais (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 🗎 278


Entrée courant



Exemple de raccordement pour entrée courant 4...20 mA

- 1 Alimentation électrique
- 2 Boîtier de raccordement
- 3 Appareil de mesure externe (pour lire la pression ou la température, par exemple)
- 4 Transmetteur

Entrée état



A0028764

- 26 Exemple de raccordement pour l'entrée état
- 1 Système/automate avec sortie état (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur

7.7 Réglages hardware

7.7.1 Réglage de l'adresse de l'appareil


Pour un appareil PROFIBUS DP/PA, l'adresse doit toujours être réglée. Les adresses d'appareil valables se situent dans la gamme 1...126. Dans un réseau PROFIBUS DP/PA, chaque adresse d'appareil ne peut être attribuée qu'une seule fois. Lorsque l'adresse de l'appareil n'est pas correctement réglée, ce dernier n'est pas reconnu par le maître. Tous les appareils sont livrés au départ usine avec l'adresse 126 et un adressage de software.

Risque de choc électrique si le boîtier du transmetteur est ouvert.

- ► Avant d'ouvrir le boîtier du transmetteur :
- ▶ Déconnecter l'appareil de l'alimentation.

Proline 500 - transmetteur numérique

Adressage hardware



A0029679


- 1. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 2. Retirer le module d'affichage.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.
- 4. Régler l'adresse de l'appareil souhaitée à l'aide des commutateurs DIP correspondants.
- 5. Pour passer de l'adressage software à l'adressage hardware : régler le commutateur DIP sur **On**.
 - Le changement d'adresse est effectif après 10 secondes. L'appareil est redémarré.

Adressage software


- ► Pour passer de l'adressage hardware à l'adressage software : régler le commutateur DIP n° 4 sur **Off**.
 - Le changement d'adresse réalisé dans le paramètre **Adresse capteur** (→ 🖺 116) est effectif après 10 secondes. L'appareil est redémarré.

Transmetteur Proline 500

Adressage hardware



Régler l'adresse d'appareil souhaitée à l'aide des commutateurs DIP dans le compartiment de raccordement.



Pour passer de l'adressage software à l'adressage hardware : régler le commutateur DIP sur \mathbf{On} .

Le changement d'adresse est effectif après 10 secondes. L'appareil est redémarré.

Adressage software

- ▶ Pour passer de l'adressage hardware à l'adressage software : régler le commutateur DIP n° 4 sur Off.
 - Le changement d'adresse réalisé dans le paramètre **Adresse capteur** (→ 🖺 116) est effectif après 10 secondes. L'appareil redémarre.

7.7.2 Activation de l'adresse IP par défaut


Activation de l'adresse IP par défaut via le commutateur DIP : Proline 500 - numérique

Risque de choc électrique si le boîtier du transmetteur est ouvert.

- ► Avant d'ouvrir le boîtier du transmetteur :
- ▶ Déconnecter l'appareil de l'alimentation.

Endress+Hauser 63

110023037




A0034500

- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.
- 4. Mettre le commutateur DIP n° 2 sur le module électronique E/S de **OFF** \rightarrow **ON**.
- 5. Procéder au remontage du transmetteur dans l'ordre inverse.
- 6. Reconnecter l'appareil à l'alimentation électrique.
 - L'adresse IP par défaut est utilisée une fois que l'appareil est redémarré.

Activation de l'adresse IP par défaut via le commutateur DIP : Proline 500

Risque de choc électrique si le boîtier du transmetteur est ouvert.

- ► Avant d'ouvrir le boîtier du transmetteur :
- ▶ Déconnecter l'appareil de l'alimentation.



A0034499


- 1. Selon la version du boîtier, desserrer le crampon de sécurité ou la vis de fixation du couvercle de boîtier.
- 2. Selon la version du boîtier, dévisser ou ouvrir le couvercle de boîtier et déconnecter l'afficheur local du module électronique principal, si nécessaire .
- 3. Mettre le commutateur DIP n° 2 sur le module électronique E/S de **OFF** \rightarrow **ON**.
- 4. Procéder au remontage du transmetteur dans l'ordre inverse.
- 5. Reconnecter l'appareil à l'alimentation électrique.
 - L'adresse IP par défaut est utilisée une fois que l'appareil est redémarré.

7.8 Garantir l'indice de protection

L'appareil de mesure satisfait à toutes les exigences de l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X.

Afin de garantir l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X, exécuter les étapes suivantes après le raccordement électrique :

- 1. Vérifier que les joints du boîtier sont propres et correctement mis en place.
- 2. Le cas échéant, sécher les joints, les nettoyer ou les remplacer.
- 3. Serrer fermement toutes les vis du boîtier et les couvercles à visser.
- 4. Serrer fermement les presse-étoupe.
- 5. Afin d'empêcher la pénétration d'humidité dans l'entrée de câble :
 Poser le câble de sorte qu'il forme une boucle vers le bas avant l'entrée de câble ("piège à eau").




A0020220

6. Les presse-étoupe fournis ne garantissent pas la protection du boîtier en cas d'utilisation. Ils doivent par conséquent être remplacés par des bouchons aveugles correspondant à la protection du boîtier.

7.9 Contrôle du raccordement

8 Options de configuration

8.1 Aperçu des options de configuration



A003451


- 1 Configuration sur site via le module d'affichage
- 2 Ordinateur avec navigateur web ou outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 ou SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 Terminal portable mobile
- 6 Système d'automatisation (p. ex. API)

66

8.2 Structure et principe de fonctionnement du menu de configuration

8.2.1 Structure du menu de configuration

Pour un aperçu du menu de configuration pour les experts : voir le document "Description des paramètres de l'appareil" fourni avec l'appareil $\rightarrow \stackrel{ ext{\cong}}{} 304$



Structure schématique du menu de configuration

8.2.2 Concept de configuration

Les différentes parties du menu de configuration sont affectées à des rôles utilisateur déterminés (p. ex. utilisateur, maintenance, etc.). Chaque rôle utilisateur contient des tâches typiques au sein du cycle de vie de l'appareil.


Pour les transactions commerciales, une fois que l'appareil a été mis en circulation ou scellé, son fonctionnement est restreint.

Menu/pa	ramètre	Rôle utilisateur et tâches	Contenu/signification		
Language	Orienté tâches	Rôle "Opérateur", "Chargé de maintenance" Tâches en cours de fonctionnement : Configuration de l'affichage de	 Définition de la langue d'interface Définition de la langue de service du serveur Web Remise à zéro et contrôle de totalisateurs 		
Fonctionne ment		fonctionnement Lecture des valeurs mesurées	 Configuration de l'affichage de fonctionnement (p. ex. format d'affichage, contraste d'affichage) Remise à zéro et contrôle de totalisateurs 		
Configuratio		Rôle "Chargé de maintenance" Mise en service : Configuration de la mesure Configuration des entrées et sorties Configuration de l'interface de communication	Assistants pour une mise en service rapide : Configuration des unités système Configuration du l'interface de communication Définition du produit Affichage de la configuration E/S Configuration des entrées Configuration des sorties Configuration de l'affichage de fonctionnement Configuration de la suppression des débits de fuite Configuration de la détection de tube partiellement rempli Configuration étendue Configuration plus précise de la mesure (adaptation aux conditions de mesure particulières) Configuration des totalisateurs Configuration des paramètres WLAN Administration (Définition code d'accès, remise à zéro de l'appareil de mesure)		
Diagnostic		Rôle "Chargé de maintenance" Suppression des défauts : Diagnostic et suppression de défauts de process et d'appareil Simulation des valeurs mesurées	Contient tous les paramètres pour la détermination et l'analyse des défauts de process et d'appareil : Liste de diagnostic Contient jusqu'à 5 messages de diagnostic actuels. Journal d'événements Contient les messages d'événement apparus. Information appareil Contient des informations pour l'identification de l'appareil Valeur mesurée Contient toutes les valeurs mesurées actuelles. Analog inputs Sert à l'affichage des entrées analogiques. Sous-menu Enregistrement des valeurs mesurées avec l'option de commande "HistoROM étendue" Stockage et visualisation des valeurs mesurées Heartbeat Technology Vérification de la fonctionnalité de l'appareil sur demande et documentation des résultats de vérification Simulation Sert à la simulation des valeurs mesurées ou des valeurs de sortie.		

Menu/paramètre		Rôle utilisateur et tâches	Contenu/signification
Expert	Orienté fonctions	Tâches qui nécessitent des connaissances détaillées du principe de fonctionnement de l'appareil : • Mise en service de mesures dans des conditions difficiles • Adaptation optimale de la mesure à des conditions difficiles • Configuration détaillée de l'interface de communication • Diagnostic des défauts dans des cas difficiles	Contient tous les paramètres de l'appareil et permet un accès direct à ces derniers au moyen d'un code d'accès. Ce menu est organisé d'après les blocs de fonctions de l'appareil : Système Contient tous les paramètres d'appareil d'ordre supérieur, qui n'affectent ni la mesure ni la communication des valeurs mesurées Capteur Configuration de la mesure. Sortie Configuration de la sortie impulsion/fréquence/tor Entrée Configuration de l'entrée état Sortie Configuration des sorties courant analogiques ainsi que de la sortie impulsion/fréquence et tor Communication Configuration de l'interface de communication numérique et du serveur web Sous-menus pour les blocs de fonctions (p. ex. "Analog Inputs") Configuration des blocs de fonctions Application Configuration des fonctions qui vont au-delà de la mesure proprement dite (p. ex. totalisateur) Diagnostic Détermination et analyse des défauts de process et d'appareil, simulation de l'appareil et Heartbeat Technology.

8.3 Accès au menu de configuration via afficheur local

8.3.1 Affichage de fonctionnement



A002934

- 1 Affichage de fonctionnement
- 2 Désignation de l'appareil
- 3 Zone d'état
- 4 Zone d'affichage pour les valeurs mesurées (jusqu'à 4 lignes)


Zone d'état

Dans la zone d'état de l'affichage opérationnel apparaissent en haut à droite les symboles suivants :

- Signaux d'état → 🖺 197
 - **F** : Défaut
 - **C** : Test fonctionnement
 - **S** : Hors spécifications
 - **M** : Maintenance nécessaire
- Comportement diagnostic→ 🖺 198
 - 🐼 : Alarme
 - <u>∧</u> : Avertissement
- 🔓 : Verrouillage (l'appareil est verrouillé via le hardware)
- 👄 : Communication (la communication via la configuration à distance est active)

Zone d'affichage

Dans la zone d'affichage, chaque valeur mesurée est précédée d'un type de symbole déterminé en guise d'explication détaillée :



Apparaît uniquement en présence d'un événement de diagnostic pour cette variable mesurée.

Variables mesurées

Symbole	Signification
ṁ	Débit massique
Ü	Débit volumiqueDébit volumique corrigé
ρ	 Masse volumique Masse volumique de référence
4	Température

Le nombre et le format d'affichage des variables mesurées peuvent être configurés via le paramètre **Format d'affichage** $(\rightarrow \triangleq 138)$.

Totalisateur

Symbole	Signification	
Σ	Totalisateur Par l'intermédiaire du numéro de voie est indiqué lequel des trois totalisateurs est affiché.	

Entrée

Symbole	Signification
€	Entrée état

70

Numéros de voies de mesure


Symbole	Signification	
14	Voie 14 Le numéro de la voie de mesure est affiché uniquement s'il existe plusieurs voies pour le même type de variable mesurée (p. ex. totalisateur 1 à 3).	

Comportement diagnostic

Symbole	ole Signification	
8	Alarme La mesure est interrompue. Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré.	
Δ	Avertissement La mesure est reprise. Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré.	

Le comportement de diagnostic se rapporte à un événement de diagnostic qui est pertinent pour la variable mesurée affichée.

8.3.2 Vue navigation




Chemin de navigation

Éléments de configuration → 🖺 76

Le chemin de navigation vers la position actuelle est affiché en haut à gauche dans la vue navigation et se compose des éléments suivants :

- Symbole d'affichage pour le menu/sous-menu (►) ou l'assistant (►).
- Symbole d'omission (/ ../) pour les niveaux intermédiaires du menu de configuration.
- Nom du sous-menu actuel, de l'assistant ou du paramètre



Pour plus d'informations sur les symboles dans le menu, voir le chapitre "Zone d'affichage" $\rightarrow \stackrel{\cong}{=} 72$

Zone d'état

Dans la zone d'état de la vue navigation apparaît en haut à droite :

- Dans le sous-menu
- Le code d'accès direct au paramètre (p. ex. 0022-1)
- En cas d'événement de diagnostic, le niveau diagnostic et le signal d'état
- Dans l'assistant

En cas d'événement de diagnostic, le niveau diagnostic et le signal d'état

Pour plus d'informations sur le niveau diagnostic et le signal d'état → \(\Big) 197
 Pour plus d'informations sur la fonction et l'entrée du code d'accès direct → \(\Big) 78

Zone d'affichage

Menus

Symbole	Signification	
P	Fonctionnement apparaît : Dans le menu à côté de la sélection "Fonctionnement" À gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Fonctionnement	

۶	Configuration apparaît: Dans le menu à côté de la sélection "Configuration" A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Configuration
્ર	Diagnostic apparaît : ■ Dans le menu à côté de la sélection "Diagnostic" ■ À gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Diagnostic
3,€	Expert apparaît : Dans le menu à côté de la sélection "Expert" A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Expert

Sous-menus, assistants, paramètres

	Symbole	Signification	
Sous-menu Sous-menu		Sous-menu	
	Assistants		
	Ø.	Paramètre au sein d'un assistant Il n'existe pas de symbole d'affichage pour les paramètres au sein de sous-menus.	

Procédure de verrouillage


Symbole	Signification	
û	Paramètre verrouillé S'il apparaît devant le nom du paramètre, cela signifie que le paramètre est verrouillé. Par un code d'accès spécifique à l'utilisateur Par le commutateur de verrouillage hardware	

Assistants

Symbole	Signification	
←	Retour au paramètre précédent.	
√	Confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre suivant.	
E	Ouvre la vue d'édition du paramètre.	

8.3.3 Vue d'édition


Editeur numérique



 \blacksquare 28 Pour entrer des valeurs dans les paramètres (par ex. seuils)

- 1 Zone d'affichage de l'entrée
- 2 Masque de saisie
- 3 Confirmer, effacer ou rejeter l'entrée
- Eléments de configuration

Éditeur de texte



- Pour entrer du texte dans les paramètres (p. ex. désignation de l'appareil)
- 1 Zone d'affichage de l'entrée
- 2 Masque de saisie actuel
- 3 Changer le masque de saisie
- Éléments de configuration
- 5 Déplacer la position de saisie
- 6 Effacer l'entrée
- Rejeter ou confirmer l'entrée

A l'aide des élément de configuration dans la vue édition

Touche de configuration	Signification	
	Touche Moins Déplace la position d'entrée vers la gauche.	
(+)	Touche Plus Déplace la position d'entrée vers la droite.	

Touche de configuration	Signification	
E	Touche Enter ■ Un appui bref sur la touche confirme la sélection. ■ Une pression sur la touche pendant 2 s confirme l'entrée.	
Combinaison de touches Escape (appuyer simultanément sur les touches) Ferme la vue d'édition sans accepter une modification.		

Masques de saisie

Symbole	Signification
А	Majuscule
a	Minuscule
1	Nombres
+*.	Signes de ponctuation et caractères spéciaux : = + - * / 2 3 4 4 4 2 3 4 () [] < > { }
@	Signes de ponctuation et caractères spéciaux : '" `^. , ; : ? ! % μ ° € \$ £ ¥ § @ # / \ I ~ & _
ä	Trémas et accents

Contrôle de l'entrée des données

Symbole	Signification	
←→	Déplacer la position de saisie	
X	Rejeter l'entrée	
4	Valider l'entrée	
+×	Effacer immédiatement le caractère à gauche de la position de saisie	
del	del Effacer immédiatement le caractère à droite de la position de saisie	
С	Effacer tous les caractères entrés	

8.3.4 Éléments de configuration

Touche de configuration	Signification		
	Touche Moins		
	Dans un menu, un sous-menu Déplace la barre de sélection vers le haut dans une liste de sélection		
	Dans les assistants Revient au paramètre précédent		
	Dans l'éditeur alphanumérique Déplace la position d'entrée vers la gauche.		
	Touche Plus		
	Dans un menu, un sous-menu Déplace la barre de sélection vers le bas dans une liste de sélection		
(+)	Dans les assistants Passe au paramètre suivant		
	Dans l'éditeur alphanumérique Déplace la position d'entrée vers la droite.		
	Touche Entrée		
	Dans l'affichage de fonctionnement Une pression brève sur la touche ouvre le menu de configuration.		
	Dans un menu, un sous-menu ■ Pression brève sur la touche :		
	 Ouvre le menu, sous-menu ou paramètre sélectionné. Démarre l'assistant. 		
E	Si un texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre. Si un texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre.		
	 Pression sur la touche pendant 2 s dans un paramètre : Si présent, ouvre le texte d'aide pour la fonction du paramètre. 		
	Dans les assistants Ouvre la vue d'édition du paramètre et confirme la valeur de ce dernier		
	Dans l'éditeur alphanumérique Une pression brève sur la touche confirme la sélection.		
	■ Une pression sur la touche pendant 2 s confirme l'entrée.		
	Combinaison de touches Echap (presser simultanément les touches)		
	Dans un menu, un sous-menu		
	 Pression brève sur la touche : Ferme le niveau de menu actuel et permet d'accéder au niveau immédiatement 		
	supérieur.		
(-)+(+)	 Si un texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre. Une pression sur la touche pendant 2 s permet de revenir à l'affichage de 		
	fonctionnement ("position HOME").		
	Dans les assistants Ferme l'assistant et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur		
	Dans l'éditeur alphanumérique Ferme la vue d'édition sans appliquer les modifications.		
	Combinaison de touches Moins/Entrée (appuyer simultanément sur les touches et les maintenir enfoncées)		
(-)+(F)	Si le verrouillage des touches est activé : Une provide de la companyation de la compan		
	Une pression sur la touche pendant 3 s désactive le verrouillage des touches. Si le verrouillage des touches n'est pas activé :		
	Une pression sur la touche pendant 3 s ouvre le menu contextuel qui contient l'option permettant d'activer le verrouillage des touches.		

8.3.5 Ouverture du menu contextuel


À l'aide du menu contextuel, l'utilisateur peut appeler rapidement et directement à partir de l'affichage opérationnel les trois menus suivants :

- Configuration
- Sauvegarde des données
- Simulation

Ouverture et fermeture du menu contextuel

L'utilisateur se trouve dans l'affichage opérationnel.

- **1.** Appuyer sur les touches \Box et \Box pendant plus de 3 secondes.
 - Le menu contextuel s'ouvre.



40024400 FB

- 2. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - Le menu contextuel est fermé et l'affichage opérationnel apparaît.

Ouverture du menu via le menu contextuel


- 1. Ouvrir le menu contextuel.
- 2. Appuyer sur 🛨 pour naviguer vers le menu souhaité.
- 3. Appuyer sur 🗉 pour confirmer la sélection.
 - └ Le menu sélectionné s'ouvre.

8.3.6 Navigation et sélection dans une liste

Différents éléments de configuration servent à la navigation au sein du menu de configuration. Le chemin de navigation apparaît à gauche dans la ligne d'en-tête. Les différents menus sont caractérisés par les symboles placés devant, qui sont également affichés dans la ligne d'en-tête lors de la navigation.

Pour une explication de la vue de navigation avec les symboles et les éléments de configuration $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 72$

Exemple : Réglage du nombre de valeurs mesurées affichées sur "2 valeurs"




8.3.7 Accès direct au paramètre

Pour pouvoir accéder directement à un paramètre via l'affichage local, un numéro est affecté à chaque paramètre. En entrant ce code d'accès dans le paramètre **Accès direct**, on accède directement au paramère souhaité.

Chemin de navigation

Expert → Accès direct

Le code d'accès direct se compose d'un nombre à 5 chiffres (au maximum) et du numéro qui identifie la voie d'une variable de process : p. ex. 00914-2. Celui-ci apparaît pendant la vue navigation à droite dans la ligne d'en-tête du paramètre sélectionné.



1 Code d'accès direct

Lors de l'entrée du code d'accès direct, tenir compte des points suivants :

- Les premiers zéros du code d'accès direct ne doivent pas être saisis.
 Exemple : Entrer "914" au lieu de "00914"
- Si aucun numéro de voie n'est entré, la voie 1 est ouverte automatiquement.
 Exemple : Entrer 00914 → paramètre Affecter variable process
- Si une voie différente est ouverte : Entrer le code d'accès direct avec le numéro de voie correspondant.

Exemple : Entrer 00914-2 → paramètre Affecter variable process

Pour les codes d'accès directs de chaque paramètre, voir le manuel "Description des paramètres de l'appareil" pour l'appareil correspondant


8.3.8 Affichage des textes d'aide

Il existe pour certains paramètres des textes d'aide que l'utilisateur peut appeler à partir de la vue navigation. Ceux-ci décrivent brièvement la fonction du paramètre et contribuent ainsi à une mise en service rapide et sûre.

Ouverture et fermeture du texte d'aide

L'utilisateur se trouve dans la vue navigation et la barre de sélection se trouve sur un paramètre.

- 1. Appuyer sur E pendant 2 s.
 - Le texte d'aide relatif au paramètre sélectionné s'ouvre.



A0014002-I

- 30 Exemple : Texte d'aide pour le paramètre "Ent. code d'accès"
- 2. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - └ Le texte d'aide est fermé.

8.3.9 Modification des paramètres

Les paramètres peuvent être modifiés à l'aide de l'éditeur numérique ou de l'éditeur de texte.

- Editeur numérique : Modifier les valeurs dans un paramètre, par ex. spécifications pour les seuils.
- Editeur de texte : Entrer du texte dans un paramètre, par ex. désignation du repère.

Si la valeur entrée se situe en dehors de la plage de valeurs admissible, un message d'avertissement est émis.

Ent.code d'accès
Valeur rentrée invalide ou
en dehors de la plage
Min:0
Max:9999

Δ0014049-FR

Pour une description de la vue édition - comprenant un éditeur de texte et un éditeur numérique - avec les symboles → 🖺 74, pour une description des éléments de configuration → 🖺 76

8.3.10 Rôles utilisateur et leurs droits d'accès

Définir les droits d'accès des rôles utilisateurs

À la livraison, aucun code d'accès n'est encore défini. Les droits d'accès (accès en lecture et en écriture) à l'appareil ne sont pas limités et correspondent au rôle utilisateur "Maintenance".

- ▶ Définir le code d'accès.
 - Le rôle utilisateur "Opérateur" est redéfini en plus du rôle utilisateur "Maintenance". Les droit d'accès différent pour les deux rôles utilisateurs.

Droits d'accès aux paramètres : rôle utilisateur "Maintenance"

Statut du code d'accès	Accès en lecture	Accès en écriture
Aucun code d'accès n'a encore été défini (réglage par défaut).	V	V
Une fois un code d'accès défini.	V	✓ ¹⁾

1) L'utilisateur dispose uniquement d'un accès en écriture après avoir entré le code d'accès.

Droits d'accès aux paramètres : rôle utilisateur "Opérateur"

Statut du code d'accès	Accès en lecture	Accès en écriture
Une fois un code d'accès défini.	V	_ 1)

- Malgré le code d'accès défini, certains paramètres peuvent toujours être modifiés et sont ainsi exclus de la protection en écriture, étant donné qu'ils n'influencent pas la mesure : protection en écriture via code d'accès → 165
- Le rôle utilisateur actuellement utilisé est indiqué dans le Paramètre **Droits d'accès**. Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès

8.3.11 Désactivation de la protection en écriture via un code d'accès

Lorsque le symbole a apparaît sur l'afficheur local, devant un paramètre, cela signifie que ce dernier est protégé en écriture par un code d'accès spécifique à l'utilisateur et que sa valeur n'est actuellement pas modifiable via la configuration sur site $\rightarrow \textcircled{b}$ 165.

La protection en écriture des paramètres via la configuration sur site peut être désactivée en entrant le code d'accès spécifique à l'utilisateur dans le paramètre **Entrer code d'accès** via l'option d'accès respective.

- 1. Après avoir appuyé sur 🗉, on est invité à entrer le code d'accès.
- 2. Entrer le code d'accès.
 - Le symbole de placé devant les paramètres disparaît ; tous les paramètres précédemment protégés en écriture sont à nouveau déverrouillés.

8.3.12 Activer et désactiver le verrouillage des touches

Le verrouillage des touches permet de verrouiller l'accès à l'intégralité du menu de configuration via la configuration locale. Une navigation au sein du menu de configuration ou une modification des valeurs de paramètres individuels n'est ainsi plus possible. Seules les valeurs de l'affichage opérationnel peuvent êtres lues.

Le verrouillage des touches est activé et désactivé via le menu contextuel.

Activer le verrouillage des touches

- Le verrouillage des touches est activé automatiquement :
 - Si aucune commande n'a été réalisée sur l'appareil pendant > 1 minute.
 - Après chaque redémarrage de l'appareil.

Pour activer automatiquement le verrouillage des touches :

- 1. L'appareil se trouve dans l'affichage des valeurs mesurées. Appuyer sur les touches □ et ଢ pendant 3 secondes.
- 2. Dans le menu contextuel, sélectionner l'option Verrouillage touche actif.
 - ► Le verrouillage des touches est activé.
- Si l'utilisateur essaie d'accéder au menu de configuration pendant que le verrouillage des touches est activé, le message **Verrouillage touche actif** apparaît.

Désactiver le verrouillage des touches

- ► Le verrouillage des touches est activé. Appuyer sur les touches ☐ et ☐ pendant 3 secondes.
 - └ Le verrouillage des touches est désactivé.

8.4 Accès au menu de configuration via le navigateur web

8.4.1 Étendue des fonctions

Avec le serveur web intégré, l'appareil peut être commandé et configuré via un navigateur web interface service (CDI-RJ45) ou l'interface WLAN. La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local. Outre les valeurs mesurées, des informations sur l'état de l'appareil sont affichées et peuvent être utilisées pour surveiller l'état de l'appareil. Par ailleurs, il est possible de gérer les données de l'appareil et de régler les paramètres de réseau.

Pour la connexion WLAN, un appareil doté d'une interface WLAN (à commander en option) est nécessaire : caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option G "4

lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN". L'appareil agit comme un Access Point et permet la communication par ordinateur ou par un terminal portable mobile.

Configuration requise 8.4.2

Hardware ordinateur

Hardware	Interface		
	CDI-RJ45	WLAN	
Interface	L'ordinateur doit avoir une interface RJ45. 1)	L'unité d'exploitation doit être équipée d'une interface WLAN.	
Raccordement	Câble Ethernet standard	Connexion via un réseau sans fil.	
Écran	Taille recommandée : ≥12" (selon la résolution de l'écran)		

Câble recommandé : CAT5e, CAT6 ou CAT7, avec connecteur blindé (p. ex. produit YAMAICHI ; réf. Y-ConProfixPlug63/Prod. ID: 82-006660)

Logiciel informatique

Software	Interface	
	CDI-RJ45	WLAN
Systèmes d'exploitation recommandés	 Microsoft Windows 8 ou plus récent. Systèmes d'exploitation mobiles : iOS Android Microsoft Windows XP et Windows 7 sont pris en charge. 	
Navigateurs web pris en charge	 Microsoft Internet Explorer 8 ou plus récent Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome Safari 	

Paramètres de l'ordinateur

Paramètres	Interface		
	CDI-RJ45 WLAN		
Droits d'utilisateur	Des droits d'utilisateur appropriés (p. ex. droits d'administrateur) pour les paramètres TCP/IP et de serveur proxy sont nécessaires (p. ex. pour régler l'adresse IP, le masque de sous-réseau, etc.).		
Paramètres de serveur proxy du navigateur web	Le paramètre de navigateur web <i>Use a proxy server for your LAN</i> doit être désactivé .		
JavaScript	JavaScript doit être activé.	JavaScript doit être activé.	
	Si JavaScript ne peut pas être activé : Entrer http://192.168.1.212/servlet/ basic.html dans la barre d'adresse du navigateur web. Une version simplifiée mais totalement fonctionnelle de la structure du menu de configuration démarre dans le navigateur web.	L'affichage WLAN nécessite le support de JavaScript.	
	Lors de l'installation d'une nouvelle version de firmware : Pour activer l'affichage des données correct, effacer la mémoire temporaire (cache) sous les Options Internet dans le navigateur web.		

Paramètres	Interface		
	CDI-RJ45	WLAN	
Connexions réseau	Utiliser uniquement des connexions réseau actives avec l'appareil de mesure.		
	Désactiver toutes les autres connexions réseau, telles que WLAN par exemple.	Désactiver toutes les autres connexions réseau.	

En cas de problèmes de connexion : → 🖺 192

Appareil de mesure : Via interface service CDI-RJ45

Appareil	Interface service CDI-RJ45	
Appareil de mesure	L'appareil de mesure dispose d'une interface RJ45.	
Serveur web	Le serveur Web doit être activé ; réglage usine : ON Pour plus d'informations sur l'activation du serveur Web → В 87	

Appareil de mesure : via interface WLAN

Appareil	Interface WLAN	
Appareil de mesure	L'appareil de mesure dispose d'une antenne WLAN : Transmetteur avec antenne WLAN intégrée Transmetteur avec antenne WLAN externe	
Serveur web	Le serveur web et le WLAN doivent être activés ; réglage par défaut : ON Pour plus d'informations sur l'activation du serveur Web → 🖺 87	

8.4.3 Raccordement de l'appareil

Via l'interface service (CDI-RJ45)

Préparation de l'appareil de mesure

Proline 500 – numérique

- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. L'emplacement du connecteur dépend de l'appareil de mesure et de son protocole de communication.

Raccorder l'ordinateur au connecteur RJ45 via le câble Ethernet standard.

Proline 500

1. Selon la version de boîtier :

Desserrer le crampon de sécurité ou la vis de fixation du couvercle de boîtier.

2. Selon la version de boîtier :

Dévisser ou ouvrir le couvercle du boîtier.

3. Raccorder l'ordinateur au connecteur RJ45 via le câble de raccordement Ethernet standard..

Configuration du protocole Internet de l'ordinateur

Les indications suivantes se rapportent aux réglages Ethernet par défaut de l'appareil.

Adresse IP de l'appareil : 192.168.1.212 (réglage usine)

1. Mettre l'appareil de mesure sous tension.

- 2. Raccorder l'ordinateur au connecteur RJ45 via le câble Ethernet standard → 🖺 88.
- 3. Si une seconde carte réseau n'est pas utilisée, fermer toutes les applications du notebook.
 - Applications nécessitant Internet ou un réseau, par ex. e-mail, applications SAP, Internet ou Windows Explorer.
- 4. Fermer tous les navigateurs Internet ouverts.
- 5. Configurer les propriétés du protocole Internet (TCP/IP) selon tableau :

Adresse IP	192.168.1.XXX ; pour XXX, toutes les séquences numériques sauf : 0, 212 et 255 \rightarrow par ex. 192.168.1.213
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.1.212 ou laisser les cases vides

Via interface WLAN

Configuration du protocole Internet du terminal mobile

AVIS

Si la connexion WLAN est interrompue pendant la configuration, il se peut que les réglages effectués soient perdus.

► Veiller à ce que la connexion WLAN ne soit pas interrompue lors de la configuration de l'appareil.

AVIS

Noter ce qui suit pour éviter un conflit de réseau :

- ► Éviter d'accéder à l'appareil de mesure simultanément à partir du même terminal mobile via l'interface service (CDI-RJ45) et l'interface WLAN.
- ▶ N'activer qu'une seule interface service (CDI-RJ45 ou interface WLAN).
- ► Si une communication simultanée est nécessaire : configurer différentes plages d'adresse IP, p. ex. 192.168.0.1 (interface WLAN) et 192.168.1.212 (interface service CDI-RJ45).

Préparation du terminal mobile

► Activer le WLAN sur le terminal mobile.

Établissement d'une connexion WLAN entre le terminal mobile et l'appareil de mesure

- 1. Dans les réglages WLAN du terminal mobile : Sélectionner l'appareil de mesure à l'aide du SSID (p. ex. EH Promass 500 A802000).
- 2. Si nécessaire, sélectionner la méthode de cryptage WPA2.
- 3. Entrer le mot de passe :

Numéro de série de l'appareil de mesure au départ usine (p. ex. L100A802000).

- La LED sur le module d'affichage clignote. Il est maintenant possible d'utiliser l'appareil de mesure avec le navigateur web, FieldCare ou DeviceCare.
- Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique.
- Pour garantir une affectation sûre et rapide du réseau WLAN au point de mesure, il est conseillé de changer le nom SSID. Il doit être possible d'attribuer clairement le nom SSID au point de mesure (p. ex. nom de repère) tel qu'il est affiché dans le réseau WLAN.


Terminer la connexion WLAN

► Après la configuration de l'appareil :

Terminer la connexion WLAN entre le terminal mobile et l'appareil de mesure.

Démarrage du navigateur web

- 1. Démarrer le navigateur web sur le PC.
- 2. Entrer l'adresse IP du serveur web dans la ligne d'adresse du navigateur : 192.168.1.212
 - ► La page d'accès apparaît.



- Image de l'appareil
- Nom de l'appareil
- 3 Désignation du point de mesure
- Signal d'état
- Valeurs mesurées actuelles
- Langue d'interface
- Rôle utilisateur 8 Code d'accès
- Login 10 Réinitialiser code d'accès (→ 🖺 162)
- 😭 Si la page de connexion n'apparaît pas ou si elle est incomplète → 🗎 192


8.4.4 Connexion

- Sélectionner la langue de service souhaitée pour le navigateur. 1.
- 2. Entrer le code d'accès spécifique à l'utilisateur.
- 3. Appuyer sur **OK** pour confirmer l'entrée.

Code d'accès 0000 (réglage par défaut) ; modifiable par le client

Si pendant 10 minutes aucune action n'est effectuée, le navigateur revient automatiquement à la page d'accès.

8.4.5 Interface utilisateur



- 1 Ligne de fonctions
- 2 Langue de l'afficheur local
- 3 Zone de navigation

Ligne d'en-tête

Les informations suivantes apparaissent dans la ligne d'en-tête :

- Nom de l'appareil
- Repère de l'appareil
- Etat de l'appareil avec signal d'état → 🖺 200
- Valeurs mesurées actuelles

Ligne de fonctions

Fonctions	Signification
Valeurs mesurées	Affiche les valeurs mesurées de l'appareil
Menu	 Accès au menu de configuration de l'appareil de mesure La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local Informations détaillées sur la structure du menu de configuration : Description des paramètres de l'appareil
État de l'appareil	Affiche les messages de diagnostic actuels, listés en fonction de leur priorité
Gestion des données	Échange de données entre l'ordinateur et l'appareil de mesure : Configuration de l'appareil : Charger les réglages depuis l'appareil (format XML, sauvegarde de la configuration) Sauvegarder les réglages dans l'appareil (format XML, restauration de la configuration) Journal des événements - Exporter le journal des événements (fichier .csv) Documents - Exporter les documents : Exporter le bloc de données de sauvegarde (fichier .csv, création de la documentation du point de mesure) Rapport de vérification (fichier PDF, disponible uniquement avec le pack application "Heartbeat Verification") Fichier pour l'intégration système - En cas d'utilisation de bus de terrain, charger les drivers d'appareil pour l'intégration système à partir de l'appareil de mesure : PROFIBUS PA : fichier GSD Mise à jour du firmware - Flashage d'une version de firmware
Réseau	Configuration et vérification de tous les paramètres nécessaires à l'établissement d'une connexion avec l'appareil : Réglages du réseau (p. ex. adresse IP, adresse MAC) Informations sur l'appareil (p. ex. numéro de série, version logiciel)
Logout	Termine l'opération et retourne à la page de connexion

Zone de navigation

Les menus, les sous-menus et les paramètres associés peuvent être sélectionnés dans la zone de navigation.

Zone de travail

Selon la fonction sélectionnée et ses sous-menus, il est possible de procéder à différentes actions dans cette zone :

- Réglage des paramètres
- Lecture des valeurs mesurées
- Affichage des textes d'aide
- Démarrage d'un téléchargement

8.4.6 Désactivation du serveur web

Le serveur Web de l'appareil de mesure peut être activé et désactivé si nécessaire à l'aide du paramètre **Fonctionnalitée du serveur web**.

Navigation

Menu "Expert" → Communication → Serveur Web

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection
Fonctionnalitée du serveur web	Activer et désactiver le serveur web.	ArrêtHTML OffMarche

Étendue des fonctions du paramètre "Fonctionnalitée du serveur web"

Option	Description
Arrêt	 Le serveur web est complètement désactivé. Le port 80 est verrouillé.
HTML Off	La version HTML du serveur web n'est pas disponible.
Marche	 La fonctionnalité complète du serveur Web est disponible. JavaScript est utilisé. Le mot de passe est transféré en mode crypté. Toute modification du mot de passe sera également transférée en mode crypté.

Activation du serveur Web

Si le serveur Web est désactivé, il ne peut être réactivé qu'avec le paramètre **Fonctionnalitée du serveur web** via les options de configuration suivantes :

- Via afficheur local
- Via outil de configuration "FieldCare"
- Via outil de configuration "DeviceCare"

8.4.7 Déconnexion

- Avant la déconnexion, sauvegarder les données via la fonction **Gestion données** (charger la configuration de l'appareil) si nécessaire.
- 1. Sélectionner l'entrée **Logout** dans la ligne de fonctions.
 - └ La page d'accueil avec la fenêtre de Login apparaît.
- 2. Fermer le navigateur web.

3. Si elles ne sont plus utilisées :
Réinitialiser les propriétés modifiées du protocole Internet (TCP/IP) → ■ 83.


8.5 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration

La structure du menu de configuration dans les outils de configuration est la même que via l'afficheur local.

8.5.1 Raccordement de l'outil de configuration

Via réseau PROFIBUS PA

Cette interface de communication est disponible dans les versions d'appareil avec PROFIBUS PA.



🛮 31 Possibilités de configuration à distance via réseau PROFIBUS PA

- 1 Système/automate
- 2 Calculateur avec carte réseau PROFIBUS
- 3 Réseau PROFIBUS DP
- 4 Coupleur de segments PROFIBUS DP/PA
- 5 Réseau PROFIBUS PA
- 6 T-box
- 7 Appareil de mesure

Interface service

Via l'interface service (CDI-RJ45)


Une connexion point-à-point peut être établie pour configurer l'appareil sur site. Avec le boîtier ouvert, la connexion est établie directement via l'interface service (CDI-RJ45) de l'appareil.

Un adaptateur pour connecteur RJ45 vers M12 est disponible en option pour la zone non explosible :

Caractéristique de commande "Accessoires", option **NB** : "Adaptateur RJ45 M12 (interface service)"

L'adaptateur connecte l'interface service (CDI-RJ45) à un connecteur M12 monté dans l'entrée de câble. Le raccordement à l'interface service peut être établi via un connecteur M12 sans ouvrir l'appareil.


Proline 500 - transmetteur numérique



■ 32 Raccordement via interface service (CDI-RJ45)

- Ordinateur avec navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour l'accès au serveur web intégré ou avec l'outil de configuration "FieldCare", "DeviceCare" avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- Câble de raccordement Ethernet standard avec connecteur RJ45
- 3 Interface service (CDI-RJ45) de l'appareil de mesure avec accès au serveur web intégré

Transmetteur Proline 500




■ 33 Raccordement via interface service (CDI-RJ45)

- 1 Ordinateur avec navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour l'accès au serveur web intégré ou avec l'outil de configuration "FieldCare", "DeviceCare" avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 2 Câble de raccordement Ethernet standard avec connecteur RJ45
- 3 Interface service (CDI-RJ45) de l'appareil de mesure avec accès au serveur web intégré

Via interface WLAN

L'interface WLAN en option est disponible sur la version d'appareil suivante : Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN"



A003456

- 1 Transmetteur avec antenne WLAN intégrée
- 2 Transmetteur avec antenne WLAN externe
- 3 LED allumée en permanence : la réception WLAN est activée sur l'appareil de mesure
- 4 LED clignotante : connexion WLAN établie entre l'unité d'exploitation et l'appareil de mesure
- Ordinateur avec interface WLAN et navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour un accès au serveur web intégré ou avec outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare)
- 6 Terminal portable mobile avec interface WLAN et navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour un accès au serveur web intégré ou outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare)
- 7 Smartphone ou tablette (p. ex. Field Xpert SMT70)

Fonction	WLAN : IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz)	
Cryptage	WPA2-PSK AES-128 (selon IEEE 802.11i)	
Voies WLAN configurables	1 à 11	
Indice de protection	IP67	
Antennes disponibles	 Antenne interne Antenne externe (en option) En cas de mauvaises conditions de transmission/réception à l'emplacement de montage. Seule 1 antenne est active à tout moment! 	
Gamme	 Antenne interne: typiquement 10 m (32 ft) Antenne externe: typiquement 50 m (164 ft) 	
Matériaux (antenne externe)	 Antenne : Plastique ASA (acrylonitrile styrène acrylate) et laiton nickelé Adaptateur : Inox et laiton nickelé Câble : Polyéthylène Connecteur : Laiton nickelé Équerre de montage : Inox 	

Configuration du protocole Internet du terminal mobile

AVIS

Si la connexion WLAN est interrompue pendant la configuration, il se peut que les réglages effectués soient perdus.

► Veiller à ce que la connexion WLAN ne soit pas interrompue lors de la configuration de l'appareil.

AVIS

Noter ce qui suit pour éviter un conflit de réseau :

- ▶ Éviter d'accéder à l'appareil de mesure simultanément à partir du même terminal mobile via l'interface service (CDI-RJ45) et l'interface WLAN.
- ▶ N'activer qu'une seule interface service (CDI-RJ45 ou interface WLAN).
- ▶ Si une communication simultanée est nécessaire : configurer différentes plages d'adresse IP, p. ex. 192.168.0.1 (interface WLAN) et 192.168.1.212 (interface service CDI-RJ45).

Préparation du terminal mobile

► Activer le WLAN sur le terminal mobile.

Établissement d'une connexion WLAN entre le terminal mobile et l'appareil de mesure

- 1. Dans les réglages WLAN du terminal mobile : Sélectionner l'appareil de mesure à l'aide du SSID (p. ex. EH Promass 500 A802000).
- 2. Si nécessaire, sélectionner la méthode de cryptage WPA2.
- 3. Entrer le mot de passe :

Numéro de série de l'appareil de mesure au départ usine (p. ex. L100A802000).

- La LED sur le module d'affichage clignote. Il est maintenant possible d'utiliser l'appareil de mesure avec le navigateur web, FieldCare ou DeviceCare.
- 🚹 Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique.
- Pour garantir une affectation sûre et rapide du réseau WLAN au point de mesure, il est conseillé de changer le nom SSID. Il doit être possible d'attribuer clairement le nom SSID au point de mesure (p. ex. nom de repère) tel qu'il est affiché dans le réseau WLAN.

Terminer la connexion WLAN

► Après la configuration de l'appareil : Terminer la connexion WLAN entre le terminal mobile et l'appareil de mesure.

8.5.2 FieldCare

Étendue des fonctions

Outil de gestion des équipements basé sur FDT (Field Device Technology) d'Endress +Hauser. Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur état.

Accès via:

- Protocole PROFIBUS PA → 🖺 88
- Interface service CDI-RJ45 → 🖺 88
- Interface WLAN → 🖺 89


Fonctions typiques:

- Configuration des paramètres du transmetteur
- Chargement et sauvegarde de données d'appareil (upload/download)
- Documentation du point de mesure
- Visualisation de la mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) et journal événement
 - Manuel de mise en service BA00027SManuel de mise en service BA00059S
- Source pour les fichiers de description de l'appareil → 🖺 95

Établissement d'une connexion

- 1. Démarrer FieldCare et lancer le projet.
- 2. Dans le réseau : ajouter un nouvel appareil.
 - La fenêtre **Ajouter appareil** s'ouvre.
- 3. Sélectionner l'option CDI Communication TCP/IP dans la liste et valider avec OK.
- 4. Clic droit de souris sur **CDI Communication TCP/IP** et, dans le menu contextuel ouvert, sélectionner **Ajouter appareil**.
- 5. Sélectionner l'appareil souhaité dans la liste et appuyer sur **OK** pour confirmer.
 - La fenêtre CDI Communication TCP/IP (Configuration) s'ouvre.
- 6. Entrer l'adresse d'appareil dans la zone **Adresse IP** : 192.168.1.212 et valider avec **Enter**.
- 7. Établir une connexion en ligne avec l'appareil.
- Manuel de mise en service BA00027S
 - Manuel de mise en service BA00059S

Interface utilisateur



A0021051-FR

- 1 En-tête
- 2 Image de l'appareil
- 3 Nom de l'appareil
- 4 Désignation de l'appareil
- 5 Zone d'état avec signal d'état → 🖺 200
- 6 Zone d'affichage pour les valeurs mesurées actuelles
- 7 Barre d'outils d'édition avec fonctions additionnelles telles que enregistrer/charger, liste d'événements et créer documentation
- 8 Zone de navigation avec structure du menu de configuration
- 9 Zone de travail
- 10 Zone d'action
- 11 Zone d'état

8.5.3 DeviceCare

Étendue des fonctions

Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser.

Le moyen le plus rapide pour configurer les appareils de terrain Endress+Hauser est d'utiliser l'outil dédié "DeviceCare". Associé aux DTM, il constitue une solution pratique et complète.



Source pour les fichiers de description d'appareil → 🗎 95

8.5.4 **SIMATIC PDM**

Étendue des fonctions

Programme standardisé, indépendant du fournisseur, de Siemens pour le fonctionnement, la configuration, la maintenance et le diagnostic d'appareils de terrain intelligents via le protocole PROFIBUS PA.



Source pour les fichiers de description d'appareil → 🖺 95

9 Intégration système

9.1 Aperçu des fichiers de description d'appareil

9.1.1 Données relatives aux versions de l'appareil

Version de firmware	01.01.zz	 Sur la page de titre du manuel Sur la plaque signalétique du transmetteur Version logiciel Diagnostic → Information appareil → Version logiciel
Date de sortie de la version de firmware	11.2018	
ID fabricant	0x11	ID fabricant Diagnostic → Information appareil → ID fabricant
ID type d'appareil	0x156D	Type d'appareil Diagnostic → Information appareil → Type d'appareil
Version Profile	3.02	

🚹 Pour l'aperçu des différentes versions de logiciel de l'appareil → 🖺 264

9.1.2 Outils de configuration

Le tableau ci-dessous présente le fichier de description d'appareil approprié pour les différents outils de configuration, ainsi que des informations sur l'endroit où le fichier peut être obtenu.

Outil de configuration via protocole PROFIBUS	Sources des descriptions d'appareil
FieldCare	 www.endress.com → Espace téléchargement Clé USB (contacter Endress+Hauser) DVD (contacter Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → Espace téléchargement CD-ROM (contacter Endress+Hauser) DVD (contacter Endress+Hauser)
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com → Espace téléchargement

9.2 Fichier de données mères (GSD)

Afin d'intégrer les appareils de terrain dans un système de bus, le système PROFIBUS nécessite une description des paramètres d'appareil comme les données de sortie, les données d'entrée, le format des données, la quantité de données et le taux de transmission supporté.

Ces données sont contenues dans un fichier de données mères (GSD) mis à la disposition du maître PROFIBUS lors de la mise en service du système de communication. Par ailleurs, il est également possible d'intégrer des bitmaps appareil apparaissant sous forme de symbole dans l'arborescence réseau.

Avec le fichier de données mères Profile 3.02 (GSD), il est possible de remplacer les appareils de terrain de différents fabricants sans réaliser un nouveau projet.

Endress+Hauser

D'une manière générale, il est possible d'utiliser deux GSD différents avec le Profile 3.02 et supérieur : le GSD spécifique au fabricant et le Profile GSD.



- Avant la configuration, l'utilisateur doit décider quel GSD utiliser pour exploiter le système.
- Les réglages peuvent être modifiés via un maître classe 2.

9.2.1 GSD spécifique au fabricant

Ce GSD garantit la pleine fonctionnalité de l'appareil de mesure. Les paramètres de process et fonctions spécifiques à l'appareil sont ainsi disponibles.

GSD spécifique au fabricant	Numéro ID	Nom fichier
PROFIBUS PA	0x156D	EH3x156D.gsd

Utiliser le GSD spécifique au fabricant

L'affectation se fait dans le paramètre Ident number selector via l'option Fabricant.



Sources d'approvisionnement pour le GSD spécifique au fabricant :

- Exporter directement à partir de l'appareil via le serveur Web intégré : Gestion des données → Documents → Exporter fichier GSD
- Télécharger via le site Web Endress+Hauser : www.fr.endress.com → Télécharger

9.2.2 **Profil GSD**

Diffère en termes de nombre de blocs Analog Input (AI) et de valeurs mesurées. Si un système est configuré avec un Profile GSD, il est possible d'échanger des appareils de fabricants différents. Il faut cependant veiller à ce que les valeurs de process cycliques soient dans l'ordre.

Numéro ID	Blocs supportés	Voies supportées
0x9740	1 Analog Input1 Totalizer	Voie Analog Input : débit volumiqueVoie totalisateur : débit volumique
0x9741	2 Analog Input1 Totalizer	 Voie Analog Input 1 : débit volumique Voie Analog Input 2 : débit massique Voie totalisateur : débit volumique
0x9742	3 Analog Input1 Totalizer	 Voie Analog Input 1 : débit volumique Voie Analog Input 2 : débit massique Voie Analog Input 3 : débit volumique corrigé Voie totalisateur : débit volumique

Utiliser le profil GSD

L'affectation se fait dans le paramètre **Ident number selector**:

- Numéro ID 0x9740 : option 1 AI, 1 Totalizer (0x9740)
- Numéro ID 0x9741 : option 2 AI, 1 Totalizer (0x9741)
- Numéro ID 0x9742 : option **Profile**

96

9.3 Compatibilité avec le modèle précédent

En cas de remplacement d'appareil, le débitmètre Promass 500 permet la compatibilité des données cycliques avec les modèles précédents. Il n'est pas nécessaire d'ajuster les paramètres techniques du réseau PROFIBUS au fichier GSD Promass 500.

Modèles précédents :

■ Promass 80PROFIBUS PA

■ N° ID: 1528 (hex)

Fichier GSD étendu : EH3x1528.gsdFichier GSD standard : EH3 1528.gsd

Promass 83PROFIBUS PA

■ N° ID: 152A (hex)

Fichier GSD étendu : EH3x152A.gsdFichier GSD standard : EH3 152A.gsd

9.3.1 Identification automatique (réglage usine)

Le Promass 500 PROFIBUS PA identifie automatiquement l'appareil de mesure configuré dans le système/automate (Promass 80 PROFIBUS PA ou Promass 83 PROFIBUS PA) et met à disposition les mêmes données d'entrée et de sortie et informations d'état pour l'échange de données cyclique.

L'identification automatique est réglée dans le paramètre **Ident number selector** via l'option **Automatic mode** (réglage usine).

9.3.2 Réglage manuel

Le réglage manuel est effectué dans le paramètre **Ident number selector** via l'option **Promass 80 (0x1528)** ou l'option **Promass 83 (0x152A)**.

Ensuite, le Promass 500 PROFIBUS PA met à disposition les mêmes données d'entrée et de sortie et informations d'état pour l'échange de données cyclique.

- Dans le cas d'un paramétrage acyclique du Promass 500 PROFIBUS PA via un logiciel de configuration (maître classe 2), l'accès se fait directement via la structure du bloc ou les paramètres de l'appareil de mesure.
- Si des paramètres ont été modifiés dans l'appareil à remplacer (Promass 80 PROFIBUS PA ou Promass 83 PROFIBUS PA) (le réglage des paramètres ne correspond plus au réglage usine d'origine), il faut modifier ces paramètres dans le nouveau Promass 500 PROFIBUS PA via le logiciel d'exploitation (maître classe 2).

Exemple

Le réglage du débit de fuite a été modifié de débit massique (réglage usine) en débit volumique corrigé pour un Promass 80 PROFIBUS PA en service. Cet appareil est maintenant remplacé par un Promass 500 PROFIBUS PA.

Après le remplacement de l'appareil, l'affectation du débit de fuite doit être modifiée manuellement dans le Promass 500 PROFIBUS PA, c'est-à-dire modifiée en débit volumique corrigé, pour que l'appareil se comporte de manière identique.

9.3.3 Remplacement des appareils de mesure sans remplacement du fichier GSD et sans redémarrage de la commande

Dans la procédure ci-dessous, l'appareil peut être remplacé sans interrompre le fonctionnement en cours ou redémarrer le régulateur. Toutefois, avec cette procédure, l'appareil de mesure n'est pas totalement intégré!

1. Remplacer l'appareil de mesure Promass 80 PROFIBUS PA ou Promass 83 PROFIBUS PA par un Promass 500 PROFIBUS PA.

- 2. Régler l'adresse appareil : il faut utiliser la même adresse appareil que celle qui a été réglée pour le Promass 80 ou Promass 83 PROFIBUS PA.
- 3. Connecter l'appareil de mesure Promass 500 PROFIBUS PA.

Si le réglage usine a été modifié sur l'appareil remplacé (Promass 80 PROFIBUS PA ou Promass 83 PROFIBUS PA), il peut être nécessaire de modifier les paramètres suivants :

- 1. Configuration des paramètres spécifiques à l'application.
- 2. Sélection des grandeurs de process à transférer via le paramètre **Channel** dans le bloc de fonctions Analog Input ou Totalisateur.
- 3. Réglage des unités pour les grandeurs de process.

9.4 Utilisation des modules GSD du modèle précédent

Dans le mode compatibilité, tous les modules déjà configurés dans le système d'automatisation sont généralement pris en charge durant le transfert des données cycliques. Cependant, le Promass 500 n'effectue pas d'autre traitement pour les modules suivants, c'est-à-dire que la fonction n'est pas exécutée :

- DISPLAY VALUE
- BATCHING QUANTITY
- BATCHING FIX COMP QUANTITY

En cas de remplacement d'appareil, le débitmètre Promass 500 permet la compatibilité des données cycliques avec les modèles précédents. Il n'est pas nécessaire d'ajuster les paramètres techniques du réseau PROFIBUS au fichier GSD Promass 500.

Les messages de diagnostic transmis au système numérique de contrôle commande avec le GSD du modèle précédent peuvent différer des messages de diagnostic de l'appareil. Les messages de diagnostic de l'appareil sont critiques.

9.4.1 Utilisation du module CONTROL_BLOCK dans le modèle précédent

Si le module CONTROL_BLOCK est utilisé dans le modèle précédent, les variables de commande sont traitées plus avant si des fonctionnalités pertinentes peuvent être affectées pour le Promass 500.

Les fonctions sont prises en charge comme suit, en fonction du modèle précédent :

Modèle précédent : Promass 80 PROFIBUS PA

Variable de commande	Fonction	Prise en charge
0 → 2	Suppression de la mesure : ON	Oui
0 → 3	Suppression de la mesure : OFF	Oui
0 → 4	Étalonnage du point zéro : START	Oui
0 → 8	Mode de mesure : UNIDIRECTIONAL	Non
0 → 9	Mode de mesure : BIDIRECTIONAL	Cause: Le Profile Transducer Block Flow n'est plus pris en charge.
		Pour continuer à utiliser la fonctionnalité : Utiliser le paramètre Mode de fonctionnement totalisateur dans le bloc de fonctions Totalisateur.
0 → 24	UNIT TO BUS	Non Cause: La fonctionnalité n'est plus nécessaire car l'appareil est adopté automatiquement.

Modèle précédent : Promass 83 PROFIBUS PA

Variable de commande	Fonction	Prise en charge	
0 → 2	Suppression de la mesure : ON	Oui	
0 → 3	Suppression de la mesure : OFF	Oui	
0 → 4	Étalonnage du point zéro : START	Oui	
0 → 8	Mode de mesure : UNIDIRECTIONAL	Non	
0 → 9	Mode de mesure : BIDIRECTIONAL	Cause: Le Profile Transducer Block Flow n'est plus pris en charge.	
		Pour continuer à utiliser la fonctionnalité : Utiliser le paramètre Mode de fonctionnement totalisateur dans le bloc de fonctions Totalisateur.	
0 → 24	UNIT TO BUS	Non Cause : La fonctionnalité n'est plus nécessaire car l'appareil est adopté automatiquement.	
0 → 25	Diagnostics avancés – Mode d'avertissement : ON	Non Pour continuer à utiliser la	
0 → 26	Diagnostics avancés – Mode d'avertissement : OFF	fonctionnalité : Les fonctionnalités sont contenues dans le pack application "Heartbeat Technology".	
0 → 70 à 78	Fonctions supplémentaires : Diagnostics avancés	pack application meantiest reciliology.	

9.5 Transmission cyclique des données

Transmission cyclique des données lors de l'utilisation du fichier de données mères (GSD).

9.5.1 Modèle de bloc

Le modèle de bloc représente les données d'entrée et de sortie mises à disposition par l'appareil pour l'échange de données cyclique. L'échange de données cyclique est réalisé avec un maître PROFIBUS (classe 1), par ex. un système de commande.

Appareil de mesure			SNCC			
	В	Bloc Analog Input 18	→ 🖺 101	Valeur de sortie AI	\rightarrow	
				Valeur de sortie TOTAL	\rightarrow	
	-	Bloc Totalizer 1 à 3	→ 🖺 102	Contrôle SETTOT	←	
Bloc Flow				Configuration MODETOT	←	PROFIBUS PA
	В	Bloc Analog Output 13	→ 🖺 104	Valeurs d'entrée AO	←	
	В	Bloc Discrete Input 12	→ 🖺 105	Valeurs de sortie DI	\rightarrow	
	В	Bloc Discrete Output 14	→ 🖺 106	Valeurs d'entrée DO	←	
				·		

Ordre déterminé des modules

L'appareil de mesure fonctionne comme un esclave PROFIBUS modulaire. Contrairement à un esclave compact, la construction d'un esclave modulaire est variable et il comprend plusieurs modules individuels. Dans le fichier de données mères (GSD), les différents modules (données d'entrée et de sortie) sont décrits avec leurs propriétés respectives.

Les modules sont affectés de manière fixe aux emplacements (slots) ; c'est à dire lors de leur configuration, il convient absolument de respecter l'ordre et l'agencement des modules.

Slot	Module	Bloc de fonctions
1 à 8	AI	Bloc Analog Input 18
9	TOTAL ou	Bloc Totalizer 1
10	SETTOT_TOTAL ou	Bloc Totalizer 2
11	SETOT_MODETOT_TOTAL	Bloc Totalizer 3
12 à 14	AO	Bloc Analog Output 13
15 à 16	DI	Bloc Discrete Input 12
17 à 21	DO	Bloc Discrete Output 15
22 à 23	AO	Bloc Analog Output 45

Afin d'optimiser le flux de données du réseau PROFIBUS, il est recommandé de ne configurer que les modules traités dans le système maître PROFIBUS. S'il y a des espaces libres entre les modules configurés, ceux-ci doivent être comblés avec le module EMPTY_MODULE.

9.5.2 Description des modules

La structure des données est décrite du point de vue du maître PROFIBUS :

- Données d'entrée : transmises de l'appareil de mesure au maître PROFIBUS.
- \blacksquare Données de sortie : transmises du maître PROFIBUS à l'appareil de mesure.

Module AI (Analog Input)

Transmet une variable d'entrée de l'appareil de mesure au maître PROFIBUS (de classe 1).

La variable d'entrée sélectionnée, état inclus, est transmise cycliquement au maître PROFIBUS (de classe 1) via le module AI. La variable d'entrée est représentée dans les quatre premiers octets sous la forme d'un nombre à virgule flottante conformément à la norme IEEE 754. Le cinquième octet contient des informations d'état relatives à la variable d'entrée.

Huit blocs Analog Input sont disponibles (slots 1...8).

Sélection : variable d'entrée

Variable d'entrée	
Débit massique	
Débit volumique	
Débit volumique corrigé	
Masse volumique	
Masse volumique de référence	
Température	
Température de l'électronique	
Fréquence d'oscillation 0	
Fluctuation fréquence 0	
Amortissement de l'oscillation 0	
Fluctuation amortissement de l'oscillation 0	
Asymétrie du signal	
Courant d'excitation 0	
Concentration 1)	
Produit cible débit massique ¹⁾	
Produit support débit massique ¹⁾	
Produit cible débit volumique ¹⁾	
Produit support débit volumique ¹⁾	
Produit cible débit volumique corrigé $^{1)}$	
Produit support débit volumique corrigé $^{1)}$	
Température enceinte de confinement ²⁾	
Fréquence d'oscillation 1 ²⁾	
Amplitude d'oscillation 0 ²⁾	
Amplitude d'oscillation 1 ²⁾	
Fluctuation fréquence 1 ²⁾	
Amortissement de l'oscillation 1 ²⁾	
Fluctuation amortissement tube 1 ²⁾	
Courant d'excitation 1 ²⁾	
HBSI ²⁾	
Entrée courant 1	
Entrée courant 2	
Entrée courant 3	
Masse volumique de référence alternative ³⁾	
Débit GSV 3)	

Variable d'entrée
Débit GSV alternatif ³⁾
Débit NSV ³⁾
Débit NSV alternatif 3)
Débit volumique sédiment et eau ³⁾
Proportion d'eau % ³⁾
Densité du pétrole ³⁾
Densité de l'eau ³⁾
Débit massique de pétrole ³⁾
Débit massique d'eau ³⁾
Débit volumique de pétrole 3)
Débit volumique d'eau ³⁾
Débit volumique corrigé de pétrole ³⁾
Débit volumique corrigé d'eau ³⁾

- 1) Disponible uniquement avec le pack application Concentration
- 2) Disponible uniquement avec le pack application Heartbeat Verification
- 3) Disponible uniquement avec le pack application Pétrole

Réglage par défaut

Bloc de fonctions	Réglage par défaut
AI 1	Débit massique
AI 2	Débit volumique
AI 3	Débit volumique corrigé
AI 4	Masse volumique
AI 5	Débit massique
AI 6	Température
AI 7	Débit massique
AI 8	Débit massique

Structure des données

Données d'entrée du module Analog Input

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Valeur mes	surée : nombre à	virgule flottante	(IEEE 754)	Etat

Module TOTAL

Transmettre une valeur de totalisateur de l'appareil de mesure au maître PROFIBUS (classe 1).

Via le module TOTAL, une valeur de totalisateur sélectionnée, ainsi que l'état, est transmise cycliquement à un maître PROFIBUS (classe 1). La valeur du totalisateur est représentée dans les quatre premiers octets sous la forme d'un nombre à virgule flottante selon le standard IEEE 754. Le cinquième octet contient des informations d'état relatives à la valeur du totalisateur.

Trois blocs Totalizer sont disponibles (slots 9 à 11).

102

Sélection : valeur du totalisateur

Variable d'entrée
Débit massique
Débit volumique
Débit volumique corrigé
Débit massique produit cible 1)
Produit support débit massique ¹⁾

1) Disponible uniquement avec le pack d'applications : Concentration

Réglage par défaut

Bloc de fonctions	Réglage usine : TOTAL
Totalisateurs 1, 2 et 3	Débit massique

Structure des données

Données d'entrée TOTAL

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Valeur mes	surée : nombre à	virgule flottante	(IEEE 754)	Etat

Module SETTOT_TOTAL

La combinaison de modules comprend les fonctions SET_TOT et TOTAL :

- SETTOT : contrôler les totalisateurs via le maître PROFIBUS.
- TOTAL : transmettre la valeur du totalisateur, état inclus, au maître PROFIBUS.

Trois blocs Totalizer sont disponibles (slots 9 à 11).

Sélection : contrôle totalisateur

Valeur SETTOT	Contrôle totalisateur
0	Totalisation
1	RAZ + maintien
2	Présélection + maintien

Réglage par défaut

Bloc de fonctions	Réglage usine : valeur SETTOT (signification)	
Totalisateurs 1, 2 et 3	0 (totalisation)	

Structure des données

Données de sortie SETTOT

Octet 1
Variable de commande 1

Données d'entrée TOTAL

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Valeur mes	surée : nombre à	virgule flottante	(IEEE 754)	Etat

Module SETTOT MODETOT TOTAL

La combinaison de modules comprend les fonctions SETTOT, MODETOT et TOTAL :

- SETTOT : contrôler les totalisateurs via le maître PROFIBUS.
- MODETOT: configurer les totalisateurs via le maître PROFIBUS.
- TOTAL : transmettre la valeur du totalisateur avec l'état au maître PROFIBUS.

Trois blocs Totalizer sont disponibles (slots 9 à 11).

Sélection : configuration totalisateurs

Valeur MODETOT	Configuration totalisateurs
0	Équilibrage
1	Équilibrer le débit positif
2	Équilibrer le débit négatif
3	Arrêter la totalisation

Réglage par défaut

Bloc de fonctions	Réglage usine : valeur MODETOT (signification)
Totalisateurs 1, 2 et 3	0 (bilan)

Structure des données

Données de sortie SETTOT et MODETOT

Octet 1	Octet 2	
Variable de commande 1 : SETTOT	Variable de commande 2 : MODETOT	

Données d'entrée TOTAL

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Valeur mes	surée : nombre à	virgule flottante	(IEEE 754)	Etat

Module AO (Analog Output)

Transmettre une valeur de compensation du maître PROFIBUS (classe 1) à l'appareil de mesure.

Une valeur de compensation, état inclus, est transmise cycliquement par le maître PROFIBUS (classe 1) à l'appareil de mesure via le module AO. La valeur de compensation est représentée dans les quatre premiers octets sous la forme d'un nombre à virgule flottante selon le standard IEEE 754. Le cinquième octet contient des informations d'état normalisées relatives à la valeur de compensation.


Cinq blocs Analog Output sont disponibles (slots 12 à 14, 22 à 23).

Valeurs de compensation affectées

Une valeur de compensation est affectée de manière fixe aux différents blocs Analog Output.

Bloc de fonctions	Valeur de compensation
AO 1	Pression externe ¹⁾
AO 2	Température externe ¹⁾
AO 3	Masse volumique de référence externe
AO 4	Pourcentage sédiment et eau externe ²⁾
A0 5	Proportion d'eau % externe ²⁾

- 1) Les valeurs de compensation doivent être transmises à l'appareil dans leur unité de base SI
- 2) Disponible uniquement avec le pack application Pétrole



Structure de données

Données de sortie du module Analog Output

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Valeur mes	surée : nombre à	virgule flottante	(IEEE 754)	État ¹⁾

1) Codage de l'état

Module DI (Discrete Input)

Transmettre des valeurs d'entrée discrètes de l'appareil de mesure au maître PROFIBUS (classe 1). Les valeurs d'entrée discrètes sont utilisées par l'appareil de mesure pour transmettre l'état de fonctions d'appareil au maître PROFIBUS (classe 1).

Le module DI transmet la valeur d'entrée discrète, état inclus, cycliquement au maître PROFIBUS (classe 1). La valeur d'entrée discrète est représentée dans le premier octet. Le second octet contient une information d'état normalisée correspondant à la valeur d'entrée.

Deux blocs Discrete Input sont disponibles (slots 15 à 16).

Sélection: fonction d'appareil

Fonction d'appareil	Réglage par défaut : État (signification)	
Détection présence produit	 0 (fonction d'appareil désactivée) 1 (fonction d'appareil activée) 	
Suppression débits fuite		
État de la vérification ¹⁾	 Bit 0 : État de vérification - Non vérifié Bit 1 : État de vérification - Échoué Bit 2 : État de vérification - Occupé Bit 3 : État de vérification - Prêt Bit 4 : Vérification résultat global - Échoué Bit 5 : Vérification résultat global - Réussi Bit 6 : Vérification résultat global - Non vérifié Bit 7 : Inutilisé 	

1) Disponible uniquement avec le pack application Heartbeat Verification

Réglage par défaut

Bloc de fonctions	Réglage par défaut
DI 1	Détection présence produit
DI 2	Suppression débits fuite

Structure des données

Données d'entrée du module Discrete Input

Octet 1	Octet 2
Discrete	Etat

Module DO (Discrete Output)

Transmettre des valeurs de sortie discrètes du maître PROFIBUS (classe 1) à l'appareil de mesure. Les valeurs de sortie discrètes sont utilisées par le maître PROFIBUS (classe 1) pour activer et désactiver des fonctions d'appareil.

Le module DO transmet cycliquement la valeur de sortie discrète, état inclus, à l'appareil de mesure. Dans le premier octet, la valeur de sortie discrète est décrite. Le second octet contient les informations d'état relatives à la valeur de sortie.

Cinq blocs Discrete Output sont disponibles (slots 17 à 21).

Fonctions d'appareil affectées

Une fonction d'appareil est affectée de manière fixe aux différents blocs Discrete Output.

Bloc de fonctions	Fonction d'appareil	Valeurs : contrôle (signification)
DO 1	Dépassement débit	
DO 2	Ajustage du zéro	0 (désactiver la fonction d'appareil) 1 (activer la fonction d'appareil)
DO 3	Démarrer la vérification 1)	
DO 4	Sortie relais	0 (non conducteur)1 (conducteur)
DO 5	Concentration ²⁾	Affectation du type de fluide (voir le tableau ci-dessous)

- 1) Disponible uniquement avec le pack application Heartbeat Verification
- 2) Disponible uniquement avec le pack application Concentration

Affectation du type de fluide : bloc de fonctions DO 5	
101	Fructose dans l'eau
102	Glucose dans l'eau
104	Peroxyde d'hydrogène dans l'eau
105	Saccharose dans l'eau
106	Sucre inverti dans l'eau
107	Acide nitrique
108	Acide phosphorique
109	Hydroxyde de potassium
100	Off
110	Soude
111	Éthanol dans l'eau

Affectation du type de fluide : bloc de fonctions DO 5	
112	Méthanol dans l'eau
113	Nitrate d'ammonium dans l'eau
114	Chlorure de fer(III) dans l'eau
115	HFCS42
116	HFCS55
117	HFCS90
118	Moût original
119	% masse / % volume
121	Jeu coef. n° 1
122	Jeu coef. n° 2
123	Jeu coef. n° 3
124	Acide chlorhydrique
125	Acide sulfurique

Structure des données

Données de sortie Discrete Output

Octet 1	Octet 2
Discrete	Etat

Module EMPTY_MODULE

Permet d'occuper les emplacements vides (slots) au niveau des modules.

L'appareil de mesure fonctionne comme esclave PROFIBUS. Contrairement à un esclave compact, la construction d'un esclave PROFIBUS modulaire est variable et il comprend plusieurs modules individuels. Le fichier GSD contient une description de chaque module ainsi que ses propriétés.

Les modules sont affectés de manière fixe aux emplacements (slots). Lors de leur configuration, il est impératif de respecter l'ordre/agencement des modules. Tout espace libre entre les modules configurés doit être comblé avec le module EMPTY_MODULE.

10 Mise en service

10.1 Contrôle du montage et contrôle du raccordement

Avant la mise en service de l'appareil :

- S'assurer que les contrôles du montage et du fonctionnement ont été réalisés avec succès.
- Check-list "Contrôle du montage" → 🗎 35
- Check-list "Contrôle du raccordement" → 🖺 65

10.2 Mise sous tension de l'appareil de mesure

- ► Mettre l'appareil sous tension après avoir terminé les contrôles du montage et du raccordement.
 - Une fois le démarrage réussi, l'afficheur local passe automatiquement de l'affichage de démarrage à l'affichage opérationnel.
- Si rien n'apparaît sur l'afficheur local ou si un message de diagnostic est affiché, voir chapitre "Diagnostic et suppression des défauts" → 🗎 191.

10.3 Connexion via FieldCare

- Pour la connexion FieldCare → 🖺 88
- Pour la connexion via FieldCare → 🖺 92
- Pour l'interface utilisateur de FieldCare → 🗎 93

10.4 Réglage de l'adresse d'appareil via le logiciel

Dans le **sous-menu "Communication"**, on peut régler l'adresse d'appareil.


Navigation

Menu "Configuration" → Communication → Adresse capteur

10.4.1 Réseau PROFIBUS


A la livraison, l'appareil a le réglage usine suivant :

Adresse appareil	126



10.5 Réglage de la langue d'interface


Réglage par défaut : anglais ou langue nationale commandée



₹ 34 Exemple d'afficheur local

Configuration de l'appareil de mesure 10.6

Le menu **Configuration** avec ses assistants contient tous les paramètres nécessaires à une mesure standard.




■ 35 Navigation vers le menu "Configuration" à l'exemple de l'afficheur local

Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil. Certains sous-menus et paramètres de ces sous-menus ne sont pas décrits dans le manuel de mise en service. Une description est toutefois fournie dans la documentation spéciale de l'appareil ("Documentation complémentaire").


Navigation

Menu "Configuration"



10.6.1 Définition de la désignation du point de mesure

Pour permettre une identification rapide du point de mesure au sein du système, entrer une désignation unique à l'aide du paramètre **Désignation du point de mesure**, puis modifier le réglage par défaut.



- 36 Ligne d'en-tête de l'affichage opérationnel avec désignation du point de mesure
- Désignation du point de mesure
- Entrer la désignation du point de repère dans l'outil de configuration "FieldCare" → 🖺 93

Navigation

Menu "Configuration" → Désignation du point de mesure

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée	Réglage usine
Désignation du point de mesure	Entrer la désignation du point de mesure.	Max. 32 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (p. ex. @, %, /).	Promass 500 PA

Réglage des unités système 10.6.2


Dans le sous-menu **Unités système** il est possible de régler les unités de toutes les valeurs mesurées.



Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil. Certains sous-menus et paramètres de ces sous-menus ne sont pas décrits dans le manuel de mise en service. Une description est toutefois fournie dans la documentation spéciale de l'appareil ("Documentation complémentaire").

Navigation

Menu "Configuration" → Unités système



Unité de densité de référence	→ 🖺 112
Unité de température	→ 🖺 113
Unité de pression	→ 🗎 113

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Unité de débit massique	Sélectionner l'unité de débit massique. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Suppression débits fuite Simulation variable process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/h • lb/min
Unité de masse	Sélectionner l'unité de masse.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg • lb
Unité de débit volumique	Sélectionner l'unité du débit volumique. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Suppression débits fuite Simulation variable process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : l/h gal/min (us)
Unité de volume	Sélectionner l'unité de volume.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • 1 (DN > 150 (6") : option m³) • gal (us)
Unité du débit volumique corrigé	Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Paramètre Débit volumique corrigé (→ 173)	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : NI/h Sft³/min
Unité de volume corrigé	Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : NI Sft³
Unité de densité	Sélectionner l'unité de densité. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Simulation variable process Ajustage de la masse volumique (menu Expert)	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/l • lb/ft ³
Unité de densité de référence	Sélectionner l'unité de la densité de référence.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays • kg/Nl • lb/Sft³
Densité 2 unités	Sélectionner la deuxième unité de densité.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/l • lb/ft³


Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Unité de température	Sélectionner l'unité de température. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Paramètre Température électronique (6053) Paramètre Valeur maximale (6051) Paramètre Valeur minimale (6052) Paramètre Valeur minimale (6108) Paramètre Valeur minimale (6109) Paramètre Valeur minimale (6109) Paramètre Température enceinte de confinement (6027) Paramètre Valeur maximale (6029) Paramètre Valeur minimale (6030) Paramètre Valeur minimale (61030) Paramètre Température de référence (1816) Paramètre Température	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : C F
Unité de pression	Sélectionner l'unité de pression du process. Effet L'unité sélectionnée est reprise du : ■ Paramètre Valeur de pression (→ 🗎 115) ■ Paramètre Pression externe (→ 🖺 115) ■ Valeur de pression	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • bar a • psi a

10.6.3 Sélection et réglage du produit

L'assistant **Sélectionner fluide** contient les paramètres devant être configurés pour pouvoir sélectionner et régler le produit.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Selectionnez fluide




Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage
Sélectionner fluide	_	Cette fonction permet de sélectionner le type de produit : "Gaz" ou "Liquide". Sélectionner l'option "Autres" dans des cas exceptionnels afin de saisir manuellement les propriétés du produit (p. ex. pour les liquides à forte compressibilité comme l'acide sulfurique).	■ Liquide ■ Gaz
Sélectionner type de gaz	Dans le sous-menu Selectionnez fluide , l'option Gaz est sélectionnée.	Sélectionner le type de gaz mesuré.	 Air Ammoniac NH3 Argon Ar Hexafluorure de soufre SF6 Oxygène O2 Ozone O3 Oxyde nitrique NOx Azote N2 Protoxyde d'azote N2O Méthane CH4 Hydrogène H2 Hélium He Chlorure d'hydrogène HCI Sulfure d'hydrogène H2S Ethylène C2H4 Dioxyde de carbone CO2 Monoxyde de carbone CO2 Monoxyde de carbone CO Chlore CI2 Butane C4H10 Propane C3H8 Propylène C3H6 Ethane C2H6 Autres
Vitesse du son de référence	Dans le paramètre Sélectionner type de gaz , l'option Autres est sélectionnée.	Entrer la vitesse du son du gaz à 0 $^{\circ}$ C (32 $^{\circ}$ F).	1 99 999,9999 m/s
Vitesse du son de référence	Dans le paramètre Sélectionnez le type de fluide , l'option option Autres est sélectionnée.	Entrer la vitesse du son du gaz à 0 $^{\circ}$ C (32 $^{\circ}$ F).	Nombre à virgule flottante avec signe
Coefficient de température vitesse son	Dans le paramètre Sélectionner type de gaz , l'option Autres est sélectionnée.	Entrer le coefficient de température pour la vitesse de propagation sonore du gaz.	Nombre positif à virgule flottante
Coefficient de température vitesse son	Dans le paramètre Sélectionnez le type de fluide , l'option option Autres est sélectionnée.	Entrer le coefficient de température pour la vitesse de propagation sonore du gaz.	Nombre à virgule flottante avec signe
Compensation de pression	_	Sélectionner le type de compensation en pression.	 Arrêt Valeur fixe Valeur externe Entrée courant 1 * Entrée courant 3 *
Valeur de pression	Dans le paramètre Compensation de pression , l'option Valeur fixe est sélectionnée.	Entrer la pression de process à utiliser pour la correction de pression.	Nombre à virgule flottante positif
Pression externe	Dans le paramètre Compensation de pression, l'option Valeur externe ou l'option Entrée courant 1n est sélectionnée.	Affiche la valeur de la pression de process externe.	

10.6.4 Configuration de l'interface de communication

Le sous-menu **Communication** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres à configurer pour la sélection et le réglage de l'interface de communication.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Communication



Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Description	Entrée
Adresse capteur	Entrer l'adresse bus.	0 126

10.6.5 Configuration des entrées analogiques

Le sous-menu **Analog inputs** guide l'utilisateur systématiquement vers le sous-menu **Analog input 1 \dots n**. De là, l'on accède aux paramètres de l'entrée analogique individuelle.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Analog inputs



Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée
Channel		Sélection de la variable de process.	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Densité Densité de référence* Débit massique cible* Débit massique fluide porteur* Concentration* Débit volumique cible* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* Tébit volumique corrigé fluide porteur Température Température Température enceinte de confinement* Température électronique Fréquence d'oscillation 0 Fluctuations fréquence 0* Amortissement de l'oscillation 0* Fluctuation amortissement oscillation 1* Asymétrie signal Courant d'excitation 0* Entrée courant 1 Densité de référence alternative* Débit GSV alternatif* Débit GSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit volumique S&W* Densité eau* Water cut Débit massique huile* Débit volumique huile* Débit volumique corrigé huile* Débit volumique corrigé huile* Débit volumique corrigé huile* Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau*
PV filter time	_	Préréglage d'une période pour la suppression des crêtes de signal. Pendant la période spécifiée, l'entrée analogique ne réagit pas aux sauts de la variable de process.	Nombre à virgule flottante positif

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée
Fail safe type	-	Sélection du mode défaut.	Fail-safe valueFallback valueOff
Fail-safe value	Dans le paramètre Fail safe type , l'option Fail-safe value est sélectionnée.	Réglage des valeurs émises lors de l'apparition d'un défaut.	Nombre à virgule flottante avec signe


Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.6 Affichage de la configuration E/S

Le sous-menu Configuration E/S guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres dans lesquels la configuration des modules E/S est affichée.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration E/S



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage/Sélection/Entrée
Module E/S 1 n numéro de borne	Indique les numéros de bornes utilisés par le module E/S.	 Non utilisé 26-27 (I/O 1) 24-25 (I/O 2)
Module E/S 1 n information	Affiche les informations du module E/S branché.	 Non branché Invalide Non configurable Configurable Profibus PA
Module E/S 1 n type	Affiche le type de module E/S.	 Arrêt Sortie courant * Entrée courant * Entrée état * Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. * Double sortie impulsion * Sortie relais *
Appliquer la configuration des E/S	Appliquer le paramétrage du module librement configurable E/S.	■ Non ■ Oui
Code de conversion	Entrez le code pour changer la configuration E/S.	Nombre entier positif

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.7 Configuration de l'entrée courant

L'**assistant "Entrée courant"** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de l'entrée courant.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Entrée courant

▶ Entrée courant 1 n	
Numéro de borne	→ 🖺 120
Mode signal	→ 🖺 120
Valeur 0/4 mA	→ 🖺 120
Valeur 20 mA	→ 🗎 120
Etendue de mesure courant	→ 🖺 120
Mode défaut	→ 🖺 120
Valeur de replis	→ 🖺 120

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Numéro de borne	-	Indique les numéros de borne utilisés par le module entrée courant.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 20-21 (I/O 4)* 	_
Mode signal	L'appareil de mesure n'est pas agréé pour une utilisation en zone explosible avec mode de protection Ex-i.	Sélectionnez le mode de signal pour l'entrée courant.	Passif Active*	Active
Valeur 0/4 mA	-	Entrer la valeur 4 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Valeur 20 mA	-	Entrer la valeur 20 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Etendue de mesure courant	-	Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme.	 420 mA 420 mA NAMUR 420 mA US 020 mA 	En fonction du pays : 420 mA NAMUR 420 mA US
Mode défaut	-	Définir le comportement de l'entrée en état d'alarme.	AlarmeDernière valeur valableValeur définie	-
Valeur de replis	Dans le paramètre Mode défaut , l'option Valeur définie est sélectionnée.	Entrez la valeur à utiliser par l'appareil si la valeur de process externe est manquante.	Nombre à virgule flottante avec signe	-


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.8 Configuration de l'entrée d'état

Le sous-menu **Entrée état** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de l'entrée d'état.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Entrée état 1 ... n



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection / Affichage / Entrée
Attribuez le statut d'entrée	Sélection de la fonction pour l'entrée état.	 Arrêt Réinitialisation du totalisateur 1 Réinitialisation du totalisateur 2 Réinitialisation du totalisateur 3 RAZ tous les totalisateurs Dépassement débit
Numéro de borne	Indique les numéros de bornes utilisés par le module d'entrée état.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 20-21 (I/O 4)*
Niveau actif	Définir le niveau de signal d'entrée à laquelle la fonction attribuée est déclenché.	HauteBas
Temps de réponse de l'entrée état	Définir la durée minimum où le niveau du signal d'entrée doit être présent avant que la fonction sélectionnée soit déclenchée.	5 200 ms


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.9 Configuration de la sortie courant

L'assistant **Sortie courant** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la sortie courant.

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie courant



Mode signal		\rightarrow	🖺 122
Affectation sortie cou	rant 1 n	\rightarrow	123
Etendue de mesure co	purant	\rightarrow	₿ 124
Valeur 0/4 mA		\rightarrow	🗎 124
Valeur 20 mA		\rightarrow	₿ 124
Valeur de courant fix	е	\rightarrow	₿ 124
Amortissement sortie	2 1 n	→	1 24 1
Mode défaut		→	1 24 1
Courant de défaut		\rightarrow	124 ■ 124

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Numéro de borne	-	Indique les numéros de borne utilisés par le module sortie courant.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 20-21 (I/O 4)* 	_
Mode signal	-	Sélectionnez le mode de signal pour la sortie courant.	Passif *Active *	Active

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Affectation sortie courant 1 n		Sélectionner la variable process pour la sortie courant.	 Arrêt* Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur Débit volumique du fluide porteur Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* Débit volumique corrigé fluide porteur* Densité Densité Densité de référence alternative* Débit GSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit nassique huile au bébit massique huile bébit massique huile bébit volumique corrigé huile bébit volumique corrigé huile corrigé eau Concentration Température Débit volumique corrigé eau Concentration Température Température enceinte de confinement Température Température électronique Fréquence d'oscillation 0 Amplitude de l'oscillation 0 Fluctuations fréquence 0 Amortissement de l'oscillation 0 Fluctuation on Amortissement de l'oscillation 0 Asymétrie signal Courant Courant 	
			d'excitation 0 *	

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
			HBSI *Pression *	
Etendue de mesure courant	-	Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme.	 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA Valeur de courant fixe 	Dépend du pays : 420 mA NAMUR 420 mA US
Valeur 0/4 mA	Dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 124), l'une des options suivantes est sélectionnée : • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA • 020 mA	Entrer la valeur 4 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : • 0 kg/h • 0 lb/min
Valeur 20 mA	Dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 124), l'une des options suivantes est sélectionnée : • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA • 020 mA	Entrer la valeur 20 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Valeur de courant fixe	L'option Valeur de courant fixe est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 124).	Définissez le courant de sortie fixe.	0 22,5 mA	22,5 mA
Amortissement sortie 1 n	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie courant (→ 🖺 123) et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 124): ■ 420 mA NAMUR ■ 420 mA US ■ 420 mA ■ 020 mA	Régler le temps de réaction pour le signal de sortie courant par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0,0 999,9 s	_
Mode défaut	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie courant (→ 🖺 123) et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 124): ■ 420 mA NAMUR ■ 420 mA US ■ 420 mA ■ 020 mA	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	 Min. Max. Dernière valeur valable Valeur actuelle Valeur définie 	_
Courant de défaut	L'option Valeur définie est sélectionnée dans le paramètre Mode défaut .	Réglez la valeur de sortie courant pour l'état d'alarme.	0 22,5 mA	22,5 mA

10.6.10 Configuration de la sortie impulsion/fréquence/tor

L'assistant **Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.** guide l'utilisateur systématiquement à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration du type de sortie sélectionné.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.




Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection
Mode de fonctionnement	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	ImpulsionFréquenceEtat

Configuration de la sortie impulsion

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.



Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Mode de fonctionnement	-	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	ImpulsionFréquenceEtat	-
Numéro de borne	-	Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 20-21 (I/O 4)* 	-
Mode signal	-	Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS.	PassifActive	-
Affecter sortie impulsion 1 n	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement.	Selectionner la variable process pour la sortie impulsion.	 Arrêt Débit massique Débit volumique Débit volumique Débit volumique cible* Débit massique fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* Débit GSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit volumique S&W* Débit massique huile* Débit massique eau* Débit volumique huile Débit volumique corrigé huile Débit volumique huile Débit volumique huile Débit volumique eau* Débit volumique corrigé huile* 	
Valeur par impulsion	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🗎 125) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 🖺 126).	Entrer la valeur mesurée pour chaque impulsion en sortie.	Nombre positif à virgule flottante	En fonction du pays et du diamètre nominal
Durée d'impulsion	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🗎 125) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 🖺 126).	Définir la durée d'impulsion.	0,05 2 000 ms	-

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Mode défaut	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 125) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 🖺 126).	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Valeur actuellePas d'impulsions	-
Signal sortie inversé	-	Inverser le signal de sortie.	■ Non ■ Oui	_

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Configuration de la sortie fréquence

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

► Sortie Tout Ou Fréq. 1 n	Rien/Impulsion/	
	Mode de fonctionnement	→ 🖺 128
	Numéro de borne	→ 🖺 128
	Mode signal	→ 🖺 128
	Affecter sortie fréquence	→ 🖺 129
	Valeur de fréquence minimale	→ 🖺 130
	Valeur de fréquence maximale	→ 🖺 130
	Valeur mesurée à la fréquence minimale	→ 🖺 130
	Valeur mesurée à la fréquence maximale	→ 🖺 130
	Mode défaut	→ 🖺 130
	Fréquence de défaut	→ 🖺 130
	Signal sortie inversé	→ 🖺 130

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Mode de fonctionnement	-	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	ImpulsionFréquenceEtat	_
Numéro de borne	-	Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 20-21 (I/O 4)* 	-
Mode signal	-	Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS.	PassifActive	-

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Affecter sortie fréquence	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 125).	Selectionner la variable process pour la sortie fréquence.	■ Arrêt ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé* ■ Densité ■ Densité de référence* ■ Température ■ Pression ■ Débit GSV* ■ Débit GSV ■ laternatif* ■ Débit NSV ■ Débit NSV ■ Débit NSV ■ Débit NSV ■ Débit volumique S&W* ■ Densité de référence ■ alternative* ■ Water cut* ■ Densité eau* ■ Débit massique huile* ■ Débit wolumique corrigé huile* ■ Débit volumique corrigé huile* ■ Débit volumique corrigé huile* ■ Débit volumique corrigé huile ■ Débit volumique corrigé eau ■ Débit volumique corrigé eau ■ Débit volumique corrigé fuile ■ Débit volumique corrigé eau ■ Concentration* ■ Débit massique fluide porteur ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ Débit volumique cible* ■ Débit volumique cible ■ Débit volumique cible ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ HBSI* ■ Courant d'excitation 0 ■ Fluctuation amortissement de l'oscillation 0 ■ Fluctuation amortissement de l'oscillation 0 ■ Fréquence d'oscillation 0 ■ Fluctuations fréquence 0 ■ Amplitude de l'oscillation 0 ■ Fluctuations fréquence 0 ■ Amplitude de l'oscillation 0 ■ Fuctuations fréquence 0 ■ Amplitude de l'oscillation 0 ■ Fuctuations fréquence 0 ■ Asymétrie signal ■ Température enceinte de confinement*	

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
			 Température électronique 	
Valeur de fréquence minimale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 125) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 129).	Entrer la fréquence minimum.	0,0 10 000,0 Hz	-
Valeur de fréquence maximale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 125) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 129).	Entrer la fréquence maximum.	0,0 10 000,0 Hz	-
Valeur mesurée à la fréquence minimale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 125) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 129).	Entrer la valeur mesurée pour la fréquence minimum.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Valeur mesurée à la fréquence maximale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 125) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 129).	Entrer la valeur mesurée pour la fréquence maximum.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Mode défaut	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 125) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 129).	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Valeur actuelleValeur définie0 Hz	-
Fréquence de défaut	Dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🗎 125), l'option Fréquence est sélectionnée, dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 129), une variable de process est sélectionnée et dans le paramètre Mode défaut, l'option Valeur définie est sélectionnée.	Entrer la fréquence de sortie en cas d'alarme.	0,0 12 500,0 Hz	-
Signal sortie inversé	-	Inverser le signal de sortie.	■ Non ■ Oui	-

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Configuration de la sortie tout ou rien

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

➤ Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/ Fréq. 1 n	
Mode de fonctionnement	→ 🖺 131
Numéro de borne	→ 🖺 131
Mode signal	→ 🖺 131
Affectation sortie état	→ 🖺 132
Affecter niveau diagnostic	→ 🖺 132
Affecter seuil	→ 🖺 133
Affecter vérif. du sens d'écoulement	→ 🖺 133
Affecter état	→ 🖺 134
Seuil d'enclenchement	→ 🖺 134
Seuil de déclenchement	→ 🗎 134
Temporisation à l'enclenchement	→ 🗎 134
Temporisation au déclenchement	→ 🗎 134
Mode défaut	→ 🖺 134
Signal sortie inversé	→ 🖺 134

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Mode de fonctionnement	-	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	ImpulsionFréquenceEtat	-
Numéro de borne	-	Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 20-21 (I/O 4)* 	-
Mode signal	_	Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS.	PassifActive	-

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Affectation sortie état	L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Choisissez une fonction pour la sortie relais.	 Arrêt Marche Comportement du diagnostique Seuil Vérification du sens d'écoulement État 	_
Affecter niveau diagnostic	 Dans le paramètre Mode de fonctionnement, l'option Etat est sélectionnée. Dans le paramètre Affectation sortie état, l'option Comportement du diagnostique est sélectionnée. 	Affecter un comportement de diagnostique pour la sortie état.	AlarmeAlarme ou avertissementAvertissement	-

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Affecter seuil	L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état.	Selectionner la variable process pour la fonction seuil.	 Débit massique Débit volumique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* Densité Densité de référence* Densité de référence alternative* Débit GSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit volumique s&W* Water cut* Densité eau* Débit massique huile* Débit massique eau* Débit volumique corrigé huile Débit volumique eau* Débit volumique corrigé eau Concentration* Température Amortissement de l'oscillation Pression Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3 	
Affecter vérif. du sens d'écoulement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Vérification du sens d'écoulement est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Choisir la variable process en fonction de votre sens de débit.		

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Affecter état	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option État est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Affecter l'état de l'appareil pour la sortie état.	 Détection tube partiellement rempli Suppression débit de fuite Sortie digitale 4* 	-
Seuil d'enclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Entrer valeur mesurée pour point d'enclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : Okg/h Olb/min
Seuil de déclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Entrer valeur mesurée pour point de déclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : O kg/h O lb/min
Temporisation à l'enclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Définir un délai pour le démarrage de la sortie état.	0,0 100,0 s	-
Temporisation au déclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Définir le délai pour l'arrêt de la sortie état.	0,0 100,0 s	-
Mode défaut	-	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Etat actuelOuvertFermé	-
Signal sortie inversé	-	Inverser le signal de sortie.	■ Non ■ Oui	-

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.11 Configuration de la sortie relais

L'assistant **Sortie relais** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la sortie relais.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Sortie relais 1 ... n

► Sortie relais 1 ... n

Numéro de borne
→ 🖺 135

fonction de sortie relais	→ 🗎 135
Affecter vérif. du sens d'écoulement	→ 🖺 135
Affecter seuil	→ 🗎 136
Affecter niveau diagnostic	→ 🖺 136
Affecter état	→ 🗎 136
Seuil de déclenchement	→ 🗎 137
Temporisation au déclenchement	→ 🖺 137
Seuil d'enclenchement	→ 🖺 137
	→ 🖺 137
Temporisation à l'enclenchement	
Mode défaut	→ 🖺 137
Etat de commutation	→ 🖺 137
Etat du relais Powerless	→ 🗎 137

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Numéro de borne	-	Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie relais.	Non utilisé24-25 (I/O 2)	_
fonction de sortie relais	-	Sélectionnez la fonction pour la sortie relais.	 Fermé Ouvert Comportement du diagnostique Seuil Vérification du sens d'écoulement Sortie Numérique 	-
Affecter vérif. du sens d'écoulement	L'option Vérification du sens d'écoulement est sélectionnée dans le paramètre fonction de sortie relais .	Choisir la variable process en fonction de votre sens de débit.		-

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter seuil	L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre fonction de sortie relais.	Selectionner la variable process pour la fonction seuil.	Débit massique Débit volumique Débit volumique Corrigé* Débit massique cible* Débit massique fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* Densité Densité de référence Densité de référence alternative* Débit GSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit nassique s&W* Water cut Densité eau Débit massique huile* Débit massique huile* Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Concentration* Température Amortissement de l'oscillation Pression Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3	
Affecter niveau diagnostic	Dans le paramètre fonction de sortie relais, l'option Comportement du diagnostique est sélectionnée.	Affecter un comportement de diagnostique pour la sortie état.	AlarmeAlarme ou avertissementAvertissement	-
Affecter état	Dans le paramètre fonction de sortie relais, l'option Sortie Numérique est sélectionnée.	Affecter l'état de l'appareil pour la sortie état.	 Détection tube partiellement rempli Suppression débit de fuite Sortie digitale 4 * 	-

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Seuil de déclenchement	L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre fonction de sortie relais .	Entrer valeur mesurée pour point de déclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : Okg/h Olb/min
Temporisation au déclenchement	Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Seuil est sélectionnée.	Définir le délai pour l'arrêt de la sortie état.	0,0 100,0 s	-
Seuil d'enclenchement	L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre fonction de sortie relais .	Entrer valeur mesurée pour point d'enclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : Okg/h Olb/min
Temporisation à l'enclenchement	Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Seuil est sélectionnée.	Définir un délai pour le démarrage de la sortie état.	0,0 100,0 s	-
Mode défaut	-	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Etat actuelOuvertFermé	-
Etat de commutation	-	Affiche l'état actuel du relais.	OuvertFermé	-
Etat du relais Powerless	-		OuvertFermé	-


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.12 Configuration de l'afficheur local

L'assistant **Affichage** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration de l'afficheur local.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Affichage



Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Format d'affichage	Un afficheur local est disponible.	les valeurs mesurées sont	 1 valeur, taille max. 1 valeur + bargr. 2 valeurs 3 valeurs, 1 grande 4 valeurs 	-

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Paramètre Affichage valeur 1	Prérequis Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé* ■ Densité ■ Densité de référence* ■ Température ■ Sortie courant 1 * ■ Sortie courant 2 * ■ Sortie courant 4 * ■ Pression ■ Totalisateur 1 ■ Totalisateur 2 ■ Totalisateur 3 ■ Débit GSV * ■ Débit GSV * ■ Débit NSV alternatif* ■ Débit NSV alternatif* ■ Débit volumique S&W * ■ Densité de référence alternative* ■ Densité moyenne pondérée * ■ Température moyenne pondérée * ■ Water cut * ■ Densité eau * ■ Débit massique huile * ■ Débit volumique cau * ■ Débit volumique carigé huile * ■ Débit volumique corrigé huile * ■ Débit volumique corrigé eau *	Réglage usine
			cible* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* HBSI*	
			 Courant d'excitation 0 Amortissement de l'oscillation 0 Fluctuation amortissement oscillation 0* 	

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
			 Fréquence d'oscillation 0 Fluctuations fréquence 0* Amplitude de l'oscillation 0* Asymétrie signal Température enceinte de confinement* Température électronique Sortie courant 1* Sortie courant 2* Sortie courant 3* 	
Valeur bargraphe 0 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : Okg/h Olb/min
Valeur bargraphe 100 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Affichage valeur 2	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 139)	-
Affichage valeur 3	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 139)	-
Valeur bargraphe 0 % 3	Une sélection a été effectuée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : Okg/h Olb/min
Valeur bargraphe 100 % 3	Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	_
Affichage valeur 4	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 139)	-
Affichage valeur 5	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 139)	-
Affichage valeur 6	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 139)	-
Affichage valeur 7	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 139)	-
Affichage valeur 8	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 139)	-


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.13 Configuration de la suppression des débits de fuite

L'assistant **Suppression débit de fuite** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la suppression des débits de fuite

Navigation

Menu "Configuration" → Suppression débit de fuite



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter variable process	-	Selectionner la variable de process pour la suppression des débits de fuite.	 Arrêt Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* 	-
Valeur 'on' débit de fuite	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 141).	Entrer la valeur 'on' pour la suppression des débits de fuite.	Nombre à virgule flottante positif	En fonction du pays et du diamètre nominal
Valeur 'off' débit de fuite	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 141).	Entrer la valeur 'off' pour la suppression des débits de fuite.	0 100,0 %	-
Suppression effet pulsatoire	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 141).	Entrer le temps pour la suppression du signal (= suppression active des coups de bélier).	0 100 s	-


 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.14 Configuration de la surveillance de tube partiellement rempli

L'assistant **Détection tube partiellement rempli** guide l'utilisateur systématiquement à travers tous les paramètres à régler pour la configuration de la sortie courant correspondante.

Navigation

Menu "Configuration" → Détection tube partiellement rempli




Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter variable process	-	Selectionner la variable de process pour la détection tube partiellement rempli.	ArrêtDensitéDensité de référence	Densité
Valeur basse détect. tube part. rempli	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 142).	Entrer la valeur de la limite inférieure pour la désactivation de la détection tube partiellement rempli.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : • 200 kg/m ³ • 12,5 lb/ft ³
Valeur haute détect. tube part. rempli	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 142).	Entrer la valeur de la limite supérieure pour la désactivation de la détection tube partiellement rempli.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : • 6000 kg/m ³ • 374,6 lb/ft ³
Temps réponse détect. tube part. rempli	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 142).	Cette fonction permet d'entrer le temps minimum (temps de maintien) pendant lequel le signal doit être présent avant que le message de diagnostic S962 "Tube seulement partiellement rempli" ne soit déclenché en cas de tube de mesure partiellement rempli ou vide.	0 100 s	

10.7 Réglages avancés

Le sous-menu **Configuration étendue** avec ses sous-menus contient des paramètres pour des réglages spécifiques.

Navigation vers le sous-menu "Configuration étendue"




Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil et des packs application disponibles. Ces sous-menus et leurs paramètres sont décrits dans la Documentation Spéciale de l'appareil et non dans le manuel de mise en service.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue

► Configuration étendue			
Entrer code d'accès			
▶ Valeurs calculées	→ 🖺 144		
▶ Ajustage capteur	→ 🖺 145		



10.7.1 Variables de process calculées

Le sous-menu Valeurs calculées contient les paramètres pour le calcul du débit volumique corrigé.



Le sous-menu Valeurs calculées n'est pas disponible si l'une des options suivantes a été sélectionnée dans le paramètre Mode pétrole du "Pack application", option EJ "Pétrole" : option Correction référencée par l'API, option Net oil & water cut ou option ASTM D4311

Navigation


Menu "Configuration" → Configuration étendue → Valeurs calculées



Sous-menu "Calcul du débit volumique corrigé"

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Valeurs calculées \rightarrow Calcul du débit volumique corrigé



Coefficient de dilation linéaire (1817)	→ 🖺 145
Coefficient de dilatation au carré (1818)	→ 🖺 145

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Calcul du débit volumique corrigé	-	Sélectionner la densité de référence pour le calcul du débit volumique corrigé.	 Densité de référence fixe Densité de référence calculée Densité de référence externe Entrée courant 1* Entrée courant 3* 	-
Densité de référence externe	-	Indique la densité de référence externe.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Densité de référence fixe	L'option Densité de référence fixe est sélectionnée dans le paramètre paramètre Calcul du débit volumique corrigé .	Entrer la valeur fixe pour la densité de référence.	Nombre à virgule flottante positif	-
Température de référence	L'option Densité de référence calculée est sélectionnée dans le paramètre Calcul du débit volumique corrigé.	Entrer la température de référence pour le calcul de la densité de référence.	-273,15 99 999 ℃	En fonction du pays : +20 °C +68 °F
Coefficient de dilation linéaire	L'option Densité de référence calculée est sélectionnée dans le paramètre paramètre Calcul du débit volumique corrigé.	Entrer le coefficient de dilatation linéaire, spécifique au fluide, nécessaire au calcul de la densité de référence.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Coefficient de dilatation au carré	L'option Densité de référence calculée est sélectionnée dans le paramètre paramètre Calcul du débit volumique corrigé.	Pour un fluide avec profil de dilatation non linéaire : entrer coefficient de dilatation quadratique nécessaire au calcul de densité de référence.	Nombre à virgule flottante avec signe	-


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.7.2 Exécution d'un ajustage capteur

Le sous-menu **Ajustage capteur** contient des paramètres concernant les fonctionnalités du capteur.

Navigation


Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Ajustage capteur



► Vérification zéro	→ 🖺 149
► Ajustage du zéro	→ 🗎 150

Paramètre Description S		Sélection
Sens de montage	Régler le signe du sens d'écoulement afin de le faire concorder avec le sens de la flèche sur le capteur.	Débit dans sens de la flècheDébit sens contraire de la flèche

Ajustage de la densité



Réalisation de l'ajustage de la densité

- Tenir compte des points suivants lors de la réalisation d'un ajustage :
 - Un ajustage de la masse volumique n'a de sens que si les conditions de fonctionnement varient peu et que l'ajustage de la masse volumique est effectué dans ces conditions.
 - L'ajustage de la masse volumique met à l'échelle la valeur de masse volumique calculée en interne avec une pente et un décalage spécifiques à l'utilisateur.
 - Un ajustage de la masse volumique en 1 ou 2 points peut être réalisé.
 - Pour un ajustage de la masse volumique en 2 points, il doit y avoir une différence d'au moins 0,2 kg/l entre les deux valeurs de masse volumique cible.
 - Les produits de référence doivent être exempts de gaz ou pressurisés de manière à ce que tout gaz qu'ils contiennent soit comprimé.
 - Les mesures de masse volumique de référence doivent être effectuées à la même température du produit que celle qui prévaut dans le process, sinon l'ajustage de la masse volumique ne sera pas précis.
 - La correction résultant de l'ajustage de la masse volumique peut être supprimée à l'aide de la touche option Restaurer original.

Option "Ajustage 1 point"

- 1. Dans le paramètre **Mode d'ajustage densité**, sélectionner l'option **Ajustage 1 point** et confirmer.
- 2. Dans le paramètre **Valeur de référence densité 1**, entrer la valeur de densité et confirmer.
 - Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :

Ok

Option Mesurer fluide 1

Restaurer original

3. Sélectionner l'option **Mesurer fluide 1** et confirmer.

- 4. Si 100 % a été atteint dans le paramètre **En cours** sur l'affichage et si l'option **Ok** est affichée dans le paramètre **Ajustage densité**, confirmer.
 - Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :

Ok

Calculer

Annuler

5. Sélectionner l'option **Calculer** et confirmer.

Si l'ajustage a été effectué avec succès, le paramètre **Facteur d'ajustage de densité** et le paramètre **Offset d'ajustage de densité** ainsi que les valeurs calculées pour ceux-ci sont affichés.

Option "Ajustage 2 points"

- 1. Dans le paramètre **Mode d'ajustage densité**, sélectionner l'option **Ajustage 2 points** et confirmer.
- 2. Dans le paramètre **Valeur de référence densité 1**, entrer la valeur de densité et confirmer.
- 3. Dans le paramètre **Valeur de référence densité 2**, entrer la valeur de densité et confirmer.
 - Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :

Ok

Mesurer fluide 1

Restaurer original

- 4. Sélectionner l'option **Mesurer fluide 1** et confirmer.
 - Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :

Ok

Mesurer fluide 2

Restaurer original

- 5. Sélectionner l'option **Mesurer fluide 2** et confirmer.
 - Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :

Ok

Calculer

Annuler


6. Sélectionner l'option **Calculer** et confirmer.

Si l'option **Défaut d'ajustage densité** est affichée dans le paramètre **Ajustage densité**, appeler les options et sélectionner l'option **Annuler**. L'ajustage de la densité est annulé et peut être répété.

Si l'ajustage a été effectué avec succès, le paramètre **Facteur d'ajustage de densité** et le paramètre **Offset d'ajustage de densité** ainsi que les valeurs calculées pour ceux-ci sont affichés.

Navigation

Menu "Expert" → Capteur → Ajustage capteur → Ajustage densité



Valeur de référence densité 2	→ 🖺 148
Ajustage densité	→ 🖺 148
En cours	→ 🖺 148
Facteur d'ajustage de densité	→ 🖺 148
Offset d'ajustage de densité	→ 🖺 148

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage	Réglage usine
Mode d'ajustage densité	-		Ajustage 1 pointAjustage 2 points	-
Valeur de référence densité 1	-		L'entrée dépend de l'unité sélectionnée dans le paramètre Unité de densité (0555).	-
Valeur de référence densité 2	Dans le paramètre Mode d'ajustage densité, l'option Ajustage 2 points est sélectionnée.		L'entrée dépend de l'unité sélectionnée dans le paramètre Unité de densité (0555).	-
Ajustage densité	-		 Annuler* Occupé* Ok* Défaut d'ajustage densité* Mesurer fluide 1* Mesurer fluide 2* Calculer* Restaurer original* 	-
En cours	-	Affiche la progression du processus.	0 100 %	-
Facteur d'ajustage de densité	-		Nombre à virgule flottante avec signe	-
Offset d'ajustage de densité	-		Nombre à virgule flottante avec signe	-

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Vérification du zéro et ajustage du zéro

L'expérience montre que l'étalonnage du zéro n'est conseillé que dans des cas particuliers :

- Lorsqu'une précision de mesure maximale est exigée avec de faibles débits.
- Dans le cas de conditions de process ou de service extrêmes (p. ex. températures de process ou viscosité du produit très élevées).
- Pour les applications sur gaz avec basse pression
- Pour obtenir la plus grande précision de mesure possible à faible débit, le capteur doit être protégé des contraintes mécaniques pendant le fonctionnement.

148

Pour obtenir un point zéro représentatif, veiller à :

- empêcher tout débit dans l'appareil pendant l'ajustage
- garantir des conditions de process (p. ex. pression, température) stables et représentatives

La vérification du zéro et l'ajustage du zéro sont impossibles en présence des conditions de process suivantes :

- Poches de gaz
 - Veiller à ce que le système ait été suffisamment rincé avec le produit. Répéter le rinçage peut aider à éliminer les poches de gaz
- Circulation thermique
 - En cas de différences de température (p. ex. entre l'entrée du tube de mesure et la section de sortie), un débit induit peut même se produire si les vannes sont fermées en raison de la circulation thermique dans l'appareil
- Fuites sur les vannes
 Si les vannes ne sont pas étanches, le débit n'est pas suffisamment limité lors de la détermination du point zéro


Si ces conditions ne peuvent pas être évitées, il est conseillé de conserver le réglage par défaut du point zéro.

Vérification du point zéro

Le point zéro peut être vérifié avec l'assistant **Vérification zéro**.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Ajustage capteur → Vérification zéro



Paramètre	Description	Sélection / Affichage	Réglage usine
Conditions de process	Assurer les conditions du process comme suit.	 Les tubes sont complètement remplis Pression du process appliquée Cond pas de débit (vannes fermées) Stabilité process et T° ambiantes 	-
En cours	Affiche la progression du processus.	0 100 %	_
Etat ajustement point zéro		OccupéDéfaut d'ajustage du zéroOk	-
Informations complémentaires	Indiquez si vous souhaitez afficher des informations supplémentaires.	Cacher Afficher	_
Recommandation:	Indique si un ajustement est recommandé. Recommandé uniquement si le point zéro mesuré s'écarte de manière significative du point zéro actuel.	Ne pas ajuster le point zéroAjuster le point zéro	-
Cause de l'abandon	Indique pourquoi l'assistant a été interrompu.	 Vérifiez les conditions du process! Un problème technique s'est produit 	-
Cause profonde	Indique le diagnostic et le remède.	 Point 0 trop élevé. Vérif si pas débit Point 0 instable. Vérif si pas de débit Fluctu élevée. Évitez fluide biphasique 	-
Point zéro mesuré	Indique le point zéro mesuré pour le réglage.	Nombre à virgule flottante avec signe	_
Écart-type du point zéro	Indique l'écart type du point zéro mesuré.	Nombre à virgule flottante positif	-

Ajustage du zéro


Le point zéro peut être ajusté avec l'assistant **Ajustage du zéro**.



- Une vérification du point zéro doit être effectuée avant un ajustage du zéro.
- Le point zéro peut également être réglé manuellement : Expert → Capteur → Étalonnage

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Ajustage capteur \rightarrow Ajustage du zéro



'abandon → 🖺 151
fonde → 🗎 151
u point zéro mesuré → 🖺 151
ons complémentaires → 🖺 151
u point zéro mesuré → 🖺 151
o mesuré → 🗎 151
e du point zéro → 🖺 152
nez une action → 🖺 152
ons complémentaires ⇒ 🖺 15 du point zéro mesuré ⇒ mesuré ⇒ du point zéro ⇒ 🖺 15

Paramètre	Description	Sélection / Affichage	Réglage usine
Conditions de process	Assurer les conditions du process comme suit.	 Les tubes sont complètement remplis Pression du process appliquée Cond pas de débit (vannes fermées) Stabilité process et T° ambiantes 	-
En cours	Affiche la progression du processus.	0 100 %	_
Etat ajustement point zéro		OccupéDéfaut d'ajustage du zéroOk	-
Cause de l'abandon	Indique pourquoi l'assistant a été interrompu.	 Vérifiez les conditions du process! Un problème technique s'est produit 	-
Cause profonde	Indique le diagnostic et le remède.	 Point 0 trop élevé. Vérif si pas débit Point 0 instable. Vérif si pas de débit Fluctu élevée. Évitez fluide biphasique 	-
Fiabilité du point zéro mesuré	Indique la fiabilité du point zéro mesuré.	Non faitCorrectIncertain	-
Informations complémentaires	Indiquez si vous souhaitez afficher des informations supplémentaires.	CacherAfficher	-
Point zéro mesuré	Indique le point zéro mesuré pour le réglage.	Nombre à virgule flottante avec signe	_

Paramètre	Description	Sélection / Affichage	Réglage usine
Écart-type du point zéro	Indique l'écart type du point zéro mesuré.	Nombre à virgule flottante positif	-
Sélectionnez une action	Sélectionnez la valeur du point zéro à appliquer.	 Conserver le point zéro actuel Appliquer le point zéro mesuré Appliquer le point zéro d'usine * 	-


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.7.3 Configuration du totalisateur

Dans le sous-menu "Totalisateur $1 \dots n$ ", il est possible de configurer le totalisateur spécifique.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Totalisateur 1 ... n



Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Affecter variable process	Sélectionner la variable de process pour le totalisateur.	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique cible* Débit massique fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* Débit GSV * Débit GSV alternatif* Débit NSV * Débit NSV alternatif* Débit massique huile* Débit massique eau* Débit volumique corrigé huile* Débit volumique corrigé huile* Débit volumique corrigé huile* Débit volumique corrigé eau* 	
Unité totalisateur	Sélectionner l'unité pour la variable de process du totalisateur.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg • lb
Contrôle totalisateur 1 n	Contrôler la valeur du totalisateur.	TotalisationRAZ + maintienPrésélection + maintien	-
Mode de fonctionnement totalisateur	Sélectionner le mode de calcul totalisateur.	BilanPositifNégatifDernière valeur valable	-
Mode défaut	Définir le comportement du totalisateur en cas d'alarme appareil.	ArrêtValeur actuelleDernière valeur valable	-

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.7.4 Réalisation de configurations étendues de l'affichage

Dans le sous-menu **Affichage**, vous pouvez régler tous les paramètres associés à la configuration de l'afficheur local.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Affichage

► Affichage		
Afficiage		
	Format d'affichage	→ 🖺 155
	Affichage valeur 1	→ 🗎 156
	Valeur bargraphe 0 % 1	→ 🖺 157
	Valeur bargraphe 100 % 1	→ 🖺 157
	Nombre décimales 1	→ 🖺 157
	Affichage valeur 2	→ 🖺 157
	Nombre décimales 2	→ 🖺 157
	Affichage valeur 3	→ 🖺 157
	Valeur bargraphe 0 % 3	→ 🖺 157
	Valeur bargraphe 100 % 3	→ 🖺 157
	Nombre décimales 3	→ 🖺 157
	Affichage valeur 4	→ 🖺 157
	Nombre décimales 4	→ 🖺 157
	Display language	→ 🖺 158
	Affichage intervalle	→ 🖺 158
	Amortissement affichage	→ 🖺 158
	Ligne d'en-tête	→ 🖺 158
	Texte ligne d'en-tête	→ 🖺 158
	Caractère de séparation	→ 🖺 158
	Rétroéclairage	→ 🖺 158

154

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Format d'affichage	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées.	 1 valeur, taille max. 1 valeur + bargr. 2 valeurs 3 valeurs, 1 grande 4 valeurs 	_

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affichage valeur 1	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Densité Densité de référence* Température Sortie courant 1* Sortie courant 2* Sortie courant 4* Pression Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3 Débit GSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatife* Débit volumique S&W* Densité de référence alternative* Densité moyenne pondérée* Température moyenne pondérée* Température moyenne pondérée* Densité huile* Débit massique huile* Débit volumique eau* Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé au Concentration* Débit massique cible* Débit volumique corrigé eau Concentration* Débit massique fluide porteur Débit volumique corrigé eau Concentration* Débit volumique corrigé fluide poteur Débit volumique cible* Débit volumique corrigé fluide porteur	

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
			 Fréquence d'oscillation 0 Fluctuations fréquence 0* Amplitude de l'oscillation 0* Asymétrie signal Température enceinte de confinement* Température électronique Sortie courant 1* Sortie courant 2* Sortie courant 3* 	
Valeur bargraphe 0 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : Okg/h Olb/min
Valeur bargraphe 100 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Nombre décimales 1	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 1 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	• x • x.x • x.xx • x.xxx • x.xxx	-
Affichage valeur 2	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 139)	-
Nombre décimales 2	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 2 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	• x • x.x • x.xx • x.xxx • x.xxx	-
Affichage valeur 3	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 139)	-
Valeur bargraphe 0 % 3	Une sélection a été effectuée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : Okg/h Olb/min
Valeur bargraphe 100 % 3	Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Nombre décimales 3	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 3 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	• x • x.x • x.xx • x.xxx • x.xxx	-
Affichage valeur 4	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 139)	-
Nombre décimales 4	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 4 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	X X.X X.XX X.XXX X.XXX	-

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Display language	Un afficheur local est disponible.	Régler la langue d'affichage.	 English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* pусский язык (Russian)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* 한국어 (Korean)* tiếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)* 	English (en alternative, la langue commandée est préréglée dans l'appareil)
Affichage intervalle	Un afficheur local est disponible.	Régler le temps pendant lequel les valeurs mesurées sont affichées lorsque l'afficheur alterne entre les valeurs.	1 10 s	-
Amortissement affichage	Un afficheur local est disponible.	Régler le temps de réaction de l'afficheur par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0,0 999,9 s	-
Ligne d'en-tête	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner le contenu de l'en- tête sur l'afficheur local.	Désignation du point de mesureTexte libre	_
Texte ligne d'en-tête	L'option Texte libre est sélectionnée dans le paramètre Ligne d'en-tête .	Entrer le texte de l'en-tête d'afficheur.	Max. 12 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (par ex. @, %, /)	-
Caractère de séparation	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner le séparateur décimal pour l'affichage des valeurs numériques.	• . (point) • , (virgule)	. (point)
Rétroéclairage	Une des conditions suivantes est remplie : Caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option F "4 lignes, rétroéclairé ; éléments de commande tactiles" Caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; éléments de commande tactiles + WLAN"	Activer et désactiver le rétroéclairage de l'afficheur local.	• Désactiver • Activer	-

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.7.5 Configuration WLAN

Le sous-menu **WLAN Settings** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration WLAN.

158

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Paramètres WLAN

► Paramètres WLAN	
Adresse IP WLAN	→ 🖺 159
Type de sécurité	→ 🖺 159
Passphrase WLAN	→ 🖺 159
Attribuer un nom SSID	→ 🖺 159
Nom SSID	→ 🖺 159
Appliquer les modifications	→ 🖺 159

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection	Réglage usine
Adresse IP WLAN	-	Entrez l'adresse IP de l'interface WLAN de l'appareil.	4 octets : 0255 (pour chaque octet)	-
Sécurité réseau	-	Sélectionner le type de sécurité du réseau WLAN.	 Non sécurisé WPA2-PSK EAP-PEAP with MSCHAPv2* EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic.* EAP-TLS* 	-
Passphrase WLAN	L'option WPA2-PSK est sélectionnée dans le paramètre Security type .	Entrez la clé de réseau (8 à 32 caractères). La clé de réseau fournie avec l'appareil doit être modifiée au cours de la mise en service pour des raisons de sécurité.	Chaîne de 8 à 32 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux (sans espaces)	Numéro de série de l'appareil de mesure (p. ex. L100A802000)
Attribuer un nom SSID	-	Sélectionnez le nom qui sera utilisé pour SSID: tag de l'appareil ou le nom défini par l'utilisateur.	Désignation du point de mesureDéfini par l'utilisateur	-
Nom SSID	 L'option Défini par l'utilisateur est sélectionnée dans le paramètre Attribuer un nom SSID. L'option Point d'accès WLAN est sélectionnée dans le paramètre Mode WLAN. 	Entrez le nom du SSID défini par l'utilisateur (32 caractères max.). Le nom SSID défini par l'utilisateur ne peut être affecté qu'une seule fois. Si le nom SSID est affecté plusieurs fois, les appareils peuvent interférer les uns avec les autres.	Chaîne de max. 32 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux	EH_désignation de l'appareil_7 derniers chiffres du numéro de série (p. ex. EH_Promass_500_A 802000)
Appliquer les modifications	-	Utiliser les paramètres WLAN modifiés.	AnnulerOk	-


 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.7.6 Gestion de la configuration

Après la mise en service, il est possible de sauvegarder la configuration actuelle de l'appareilou de restaurer la configuration précédente. La configuration de l'appareil est gérée via le paramètre **Gestion données**.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Sauvegarde de la configuration



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage / Sélection
Temps de fonctionnement	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Dernière sauvegarde	Indique quand la dernière sauvegarde des données a été enregistré dans HistoROM.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Gestion données	Sélectionner l'action pour la gestion des données de l'appareil dans la sauvegarde HistoROM.	 Annuler Sauvegarder Restaurer * Comparer * Effacer sauvegarde
État sauvegarde	Indique l'état actuel de la sauvegarde des données ou de la restauration.	 Aucune Enregistrement en cours Restauration en cours Suppression en cours Comparaison en cours Restauration échoué Échec de la sauvegarde
Comparaison résultats	Comparaison des données actuelles de l'appareil avec la sauvegarde HistoROM.	 Réglages identiques Réglages différents Aucun jeu de données disponible Jeu de données corrompu Non vérifié Set de données incompatible

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Etendue des fonctions du paramètre "Gestion données"

Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté.
Sauvegarder	Une copie de sauvegarde de la configuration d'appareil actuelle est sauvegardée à partir de l'HistoROM dans la mémoire de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil.
Restaurer	La dernière copie de sauvegarde de la configuration de l'appareil est restaurée à partir de la mémoire d'appareil dans l'HistoROM de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil.
Comparer	La configuration d'appareil mémorisée dans la mémoire de l'appareil est comparée à la configuration d'appareil actuelle dans l'HistoROM.
Effacer sauvegarde	La copie de sauvegarde de la configuration d'appareil est effacée de la mémoire de l'appareil.


- Mémoire HistoROM Il s'agit d'une mémoire "non volatile" sous la forme d'une EEPROM.
- Pendant que cette action est en cours, la configuration via l'afficheur local est verrouillée et un message indique l'état de progression du processus sur l'afficheur.

10.7.7 Utilisation des paramètres pour l'administration de l'appareil

Le sous-menu **Administration** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres utilisés pour la gestion de l'appareil.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration



Utilisation du paramètre pour définir le code d'accès

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration → Définir code d'accès




Paramètre	Description	Entrée
Définir code d'accès	Restreindre l'accès en écriture aux paramètres pour protéger la configuration de l'appareil contre toute modification involontaire.	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux
Confirmer le code d'accès	Confirmer le code d'accès entré.	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux

Utilisation du paramètre pour réinitialiser le code d'accès

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Administration \rightarrow Réinitialiser code d'accès



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage / Entrée
Temps de fonctionnement	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Réinitialiser code d'accès	Réinitialisation code d'accès aux réglages d'usine. Pour un code de réinitialisation, contacter Endress+Hauser.	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux
	Le code de réinitialisation ne peut être entré que via : Navigateur web DeviceCare, FieldCare (via l'interface service CDI-RJ45) Bus de terrain	

Utilisation du paramètre pour réinitialiser l'appareil

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Administration

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection
Reset appareil	Réinitialiser la configuration de l'appareil - soit entièrement soit partiellement - à un état défini.	 Annuler État au moment de la livraison Rédémarrer l'appareil Restaurer la sauvegarde S-DAT *

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil


162

10.8 Simulation

Via le sous-menu **Simulation**, il est possible de simuler diverses variables de process dans le process et le mode alarme appareil et de vérifier les chaînes de signal en aval (vannes de commutation ou circuits de régulation). La simulation peut être réalisée sans mesure réelle (pas d'écoulement de produit à travers l'appareil).

Navigation

Menu "Diagnostic" → Simulation



Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée
Affecter simulation variable process		Sélectionner une variable de process pour le process de simulation qui est activé.	 Arrêt Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* Débit volumique corrigé fluide porteur* Débit volumique corrigé fluide porteur* Dessité Densité de référence * Densité de référence alternative* Débit GSV * Débit GSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit wolumique S&W* Water cut* Densité eau* Débit massique huile* Débit volumique eau Débit volumique corrigé huile* Débit volumique corrigé eau* Débit volumique corrigé eau* Débit volumique corrigé eau* Débit volumique corrigé eau* Densité moyenne pondérée* Température moyenne pondérée* Température Concentration*
Valeur variable mesurée	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter simulation variable process (→ 🖺 164).	Entrez la valeur de simulation pour le paramètre sélectionné.	Dépend de la variable de process sélectionnée
Simulation sortie courant 1 n	-	Commuter en On/Off la simulation de courant.	ArrêtMarche
Valeur sortie courant 1 n	Dans le Paramètre Simulation sortie courant 1 n , l'option Marche est sélectionnée.	Entrer valeur de courant pour simulation.	3,59 22,5 mA
Simulation sortie fréquence 1 n	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Fréquence est sélectionnée.	Activer/désactiver la simulation de la sortie fréquence.	ArrêtMarche
Valeur de fréquence 1 n	Dans le Paramètre Simulation sortie fréquence 1 n , l'option Marche est sélectionnée.	Entrez la valeur de fréquence pour la simulation.	0,0 12 500,0 Hz
Simulation sortie pulse 1 n	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Impulsion est sélectionnée.	Définir et arrêter la simulation de la sortie impulsion. Pour l'option Valeur fixe : Le paramètre Durée d'impulsion (→ 126) définit la durée d'impulsion de la sortie impulsion.	 Arrêt Valeur fixe Valeur du compte à rebours

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée
Valeur d'impulsion 1 n	Dans le Paramètre Simulation sortie pulse 1 n, l'option Valeur du compte à rebours est sélectionnée.	Entrer le nombre d'impulsion pour la simulation.	0 65 535
Simulation sortie commutation 1 n	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Etat est sélectionnée.	Commuter en On/Off la simulation de contact.	ArrêtMarche
Etat de commutation 1 n	-	Sélectionner le status de l'état de la sortie de simulation.	OuvertFermé
Sortie relais 1 n simulation	-	Simulation de commutation de la sortie relais marche et arrêt.	ArrêtMarche
Etat de commutation 1 n	L'option Marche est sélectionnée dans le paramètre paramètre Simulation sortie commutation 1 n.	Sélectionnez l'état de la sortie relais pour la simulation.	Ouvert Fermé
Simulation alarme appareil	-	Commuter en On/Off l'alarme capteur.	ArrêtMarche
Catégorie d'événement diagnostic	-	Sélectionner une catégorie d'événement de diagnostic.	CapteurElectroniqueConfigurationProcess
Simulation événement diagnostic	-	Sélectionner un évènement diagnostic pour simuler cet évènement.	 Arrêt Liste de sélection des événéments de diagnostic (en fonction de la catégorie sélectionnée)
Simulation entrée courant 1 n	-	Activation et désactivation de la simulation de l'entrée courant.	ArrêtMarche
Valeur du courant d'entrée 1 n	Dans le Paramètre Simulation entrée courant 1 n , l'option Marche est sélectionnée.	Entrer la valeur de courant pour la simulation.	0 22,5 mA
Simulation de l'entrée état	-	Simulation de commutation de l'entrée état marche et arrêt.	ArrêtMarche
Niveau du signal d'entrée	Dans le paramètre Simulation de l'entrée état , l'option Marche est sélectionnée.	Sélectionner le niveau de signal pour la simulation de l'entrée d'état.	HauteBas

 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.9 Protection des réglages contre l'accès non autorisé

Les options de protection en écriture suivantes sont disponibles pour protéger la configuration de l'appareil de mesure contre toute modification involontaire :

- Protéger l'accès à l'appareil de mesure via le commutateur de protection en écriture $\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 167$

10.9.1 Protection en écriture via code d'accès

Le code d'accès spécifique à l'utilisateur a les effets suivants :

- Via la configuration locale, les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure sont protégés en écriture et leurs valeurs ne sont plus modifiables.
- L'accès à l'appareil est protégé via le navigateur web, comme le sont les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure.
- L'accès à l'appareil est protégé via FieldCare ou DeviceCare (via interface service CDI-RJ45), comme le sont les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure.


Définition du code d'accès via l'afficheur local

- 1. Naviguer jusqu'au Paramètre **Définir code d'accès** (→ 🖺 162).
- 2. 16 caractères max. comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux comme code d'accès.
- 3. Entrer une nouvelle fois le code d'accès dans le Paramètre **Confirmer le code d'accès** (→

 162) pour confirmer.
 - Le symbole apparaît devant tous les paramètres protégés en écriture.
- Désactivation de la protection en écriture des paramètres via le code d'accès $\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 80$.
 - Si le code d'accès est perdu : Réinitialiser le code d'accès → 🗎 167.
 - Le rôle utilisateur avec lequel l'utilisateur est actuellement connecté est affiché dans le Paramètre **Droits d'accès**.
 - Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès
 - Rôles utilisateur et leurs droits d'accès → 🖺 80
- L'appareil reverrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture si aucune touche n'est actionnée pendant 10 minutes dans la vue navigation et édition.
- L'appareil verrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture après 60 s si l'utilisateur retourne au mode affichage opérationnel à partir de la vue navigation et édition.

Paramètres toujours modifiables via l'afficheur local

Certains paramètres, qui n'affectent pas la mesure, sont exclus de la protection en écriture des paramètres via l'affichage local. Malgré le code d'accès défini par l'utilisateur, ces paramètres peuvent toujours être modifiés, même si les autres paramètres sont verrouillés.



Définition du code d'accès via le navigateur web

- 1. Naviguer jusqu'au paramètre **Définir code d'accès** (→ 🖺 162).
- 2. Définir comme code d'accès un code numérique à 16 chiffres (max.).
- 3. Entrer une nouvelle fois le code d'accès dans le Paramètre **Confirmer le code d'accès** (→ 🖺 162) pour confirmer.
 - Le navigateur web passe à la page de connexion.
- - Si le code d'accès est perdu : Réinitialiser le code d'accès → 🗎 167.
 - Le Paramètre **Droits d'accès** indique le rôle utilisateur avec lequel l'utilisateur est actuellement connecté.
 - Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès
 - Rôles utilisateur et leurs droits d'accès → 🖺 80

Si pendant 10 minutes aucune action n'est effectuée, le navigateur revient automatiquement à la page d'accès.

Réinitialisation du code d'accès

Si vous avez oublié votre code d'accès, il est possible de le réinitialiser aux réglages par défaut. Pour cela, il faut entrer un code de réinitialisation. Il est alors possible de redéfinir un code d'accès spécifique à l'utilisateur par la suite.

Via le navigateur web, FieldCare, DeviceCare (via l'interface service CDI-RJ45), bus de terrain

- Un code de réinitialisation ne peut être obtenu qu'auprès du SAV local d'Endress+Hauser. Le code doit être calculé explicitement pour chaque appareil.
- 1. Noter le numéro de série de l'appareil.
- 2. Lire le paramètre **Temps de fonctionnement**.
- 3. Contacter le SAV local d'Endress+Hauser et lui indiquer le numéro de série et la durée de fonctionnement.
 - → Obtenir le code de réinitialisation calculé.
- 4. Entrer le code de réinitialisation dans le paramètre **Réinitialiser code d'accès** (→ 🖺 162).
 - Le code d'accès a été réinitialisé au réglage par défaut 0000. Il peut être redéfini
 →
 □ 166.
- Pour des raisons de sécurité informatique, le code de réinitialisation calculé n'est valable que pendant 96 heures à partir du temps de fonctionnement spécifié et pour le numéro de série spécifique. S'il n'est pas possible de retourner à l'appareil dans les 96 heures, il faut soit augmenter de quelques jours la durée d'utilisation indiquée, soit éteindre l'appareil.

10.9.2 Protection en écriture via commutateur de verrouillage


Contrairement à la protection en écriture des paramètres via un code d'accès spécifique à l'utilisateur, cela permet de verrouiller l'accès en écriture à l'ensemble du menu de configuration – à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**.

Les valeurs des paramètres sont à présent en lecture seule et ne peuvent plus être modifiées (à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**) :

- Via afficheur local
- Via protocole PROFIBUS PA

Proline 500 - numérique

Activer/désactiver la protection en écriture




A0029673

- 1. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 2. Retirer le module d'affichage.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.

4. Activer ou désactiver la protection en écriture :

Un réglage du commutateur de verrouillage (WP) du module électronique principal sur la position \mathbf{ON} permet la protection en écriture du hardware ; un réglage sur \mathbf{OFF} (réglage par défaut) désactive la protection en écriture du hardware.

Dans le paramètre **État verrouillage**, l'option **Protection en écriture hardware** est affichée → 🗎 170. Lorsque la protection en écriture du hardware est activée, le symbole 🖻 apparaît dans la ligne d'en-tête de l'affichage de la valeur mesurée et, dans la vue navigation, devant les paramètres.



A002942

- 5. Insérer le module d'affichage.
- 6. Fermer le couvercle du boîtier.

7. AVIS


Couple de serrage trop important pour les vis de fixation!

Risque de dommages sur le transmetteur en plastique.


► Serrer les vis de fixation avec le couple de serrage indiqué : 2,5 Nm (1,8 lbf ft)

Serrer les vis de fixation.

Proline 500



Mettre le commutateur de protection en écriture (WP) sur le module électronique principal sur **ON** permet d'activer la protection en écriture du hardware.



- 2. Mettre le commutateur de protection en écriture (WP) sur le module électronique principal sur **OFF** (réglage par défaut) permet de désactiver la protection en écriture du hardware.
 - → Aucune option n'est affichée dans le paramètre **État verrouillage** → 🖺 170. Sur l'afficheur local, le symbole 🕅 disparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage de fonctionnement et dans la vue de navigation.

11 Configuration

11.1 Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil

Protection en écriture active de l'appareil : paramètre État verrouillage

Fonctionnement \rightarrow État verrouillage

Étendue des fonctions du paramètre "État verrouillage"

Options	Description
aucune	L'autorisation d'accès affichée dans le Paramètre Droits d'accès s'applique $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Protection en écriture hardware	Le commutateur DIP pour le verrouillage du hardware est activé sur la carte PCB. Ceci verrouille l'accès en écriture aux paramètres (p. ex. via l'affichage local ou l'outil de configuration) $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Temporairement verrouillé	En raison d'opérations internes dans l'appareil (p. ex. upload/download des données, reset, etc.), l'accès en écriture aux paramètres est temporairement bloqué. Dès la fin de ces opérations, les paramètres sont à nouveau modifiables.

11.2 Définition de la langue de programmation



Informations détaillées :

- Pour configurer la langue de service → 🖺 108
- Pour plus d'informations sur les langues de service prises en charge par l'appareil \rightarrow $\stackrel{ riangle}{=}$ 294

11.3 Configuration de l'afficheur

Informations détaillées :


- Sur les réglages de base pour l'afficheur local → 🗎 137
- Sur les réglages avancés pour l'afficheur local → 🖺 154

11.4 Lecture des valeurs mesurées

Avec le sous-menu Valeur mesurée, il est possible de lire toutes les valeurs mesurées.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée



170

11.4.1 Sous-menu "Variables mesurées"

Le Sous-menu **Variables mesurées** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles de chaque variable de process.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Valeur mesurée \rightarrow Variables mesurées

► Variables mesu	rées		
	Débit massique		→ 🖺 173
	Débit volumique		→ 🖺 173
	Débit volumique corrigé		→ 🖺 173
	Densité		→ 🖺 173
	Densité de référence		→ 🖺 173
	Température		→ 🖺 173
	Pression		→ 🖺 173
	Concentration		→ 🗎 173
	Débit massique cible		→ 🗎 174
	Débit massique fluide porteur		→ 🖺 174
	Débit volumique corrigé cible		→ 🖺 174
	Débit volumique corrigé fluide porteur		→ 🖺 174
	Débit volumique cible		→ 🖺 175
	Débit volumique du fluide porteur		→ 🖺 175
	CTL		→ 🖺 175
	CPL		→ 🖺 175
	CTPL		→ 🖺 176
	Débit volumique S&W		→ 🖺 176
	Valeur de correction S&W		→ 🖺 176
	Densité de référence alternative		→ 🖺 176
		_	

Débit GSV	→ 🖺 177
Débit GSV alternatif	→ 🖺 177
Débit NSV	→ 🖺 177
Débit NSV alternatif	→ 🖺 177
Huile CTL	→ 🖺 177
Huile CPL	→ 🖺 178
Huile CTPL	→ 🖺 178
Eau CTL	→ 🖺 178
Alternative CTL	→ 🖺 178
Alternative CPL	→ 🖺 178
Alternative CTPL	→ 🖺 179
Densité de référence de l'huile	→ 🖺 179
Densité de référence eau	→ 🖺 179
Densité huile	→ 🖺 179
Densité eau	→ 🖺 179
Water cut	→ 🖺 180
Débit volumique huile	→ 🖺 180
Débit volumique corrigé huile	→ 🖺 180
Débit massique huile	→ 🖺 180
Débit volumique eau	→ 🖺 180
Débit volumique corrigé eau	→ 🖺 181
Débit massique eau	→ 🖺 181
Densité moyenne pondérée	→ 🖺 181
Température moyenne pondérée	→ 🖺 181

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Débit massique	-	Indique le débit massique actuellement mesuré. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique (→ 112)	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Débit volumique	-	Indique le débit volumique actuellement calculé. Dépendance L'unité est tirée du paramètre Unité de débit volumique (→ 🖺 112).	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Débit volumique corrigé	-	Indique le débit volumique corrigé actuellement calculé. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité du débit volumique corrigé (→ 🖺 112)	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Densité	-	Affiche la densité mesurée actuellement. Dépendance L'unité est tirée du paramètre Unité de densité (→ 🖺 112).	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Densité de référence	-	Indique la masse volumique de référence actuellement calculée. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de densité de référence (→ 🖺 112)	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Température	-	Affiche la température mesurée actuellement. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de température (→ 113)	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Valeur de pression	-	Indique soit la valeur de pression fixée soit la valeur de pression externe. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de pression (→ 🖺 113).	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Concentration	Pour la caractéristique de commande suivante : Caractéristique de commande "Pack application", option ED "Concentration" Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique la concentration actuellement calculée. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de concentration.	Nombre à virgule flottante avec signe	_

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Débit massique cible	Avec les conditions suivantes : Caractéristique de commande "Pack application", option ED "Concentration" Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit massique actuellement mesuré pour le produit cible. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique () 112)	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Débit massique fluide porteur	Avec les conditions suivantes : Caractéristique de commande "Pack application", option ED "Concentration" Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit massique du produit porteur actuellement mesuré. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique () 112)	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Débit volumique corrigé cible	Avec les conditions suivantes : Caractéristique de commande "Pack application", option ED "Concentration" L'option Ethanol dans l'eau ou l'option %Masse / %Volume est sélectionnée dans le paramètre Sélection du type de liquide. Les options logicielles actuellement activées	Indique le débit volumique corrigé actuellement mesuré pour le produit cible. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique (→ 🖺 112).	Nombre à virgule flottante avec signe	_
	sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels .			
Débit volumique corrigé fluide porteur	Avec les conditions suivantes : Variante de commande "Pack application", option ED "Concentration" Dans le paramètre Sélection du type de liquide, l'option Ethanol dans l'eau ou l'option %Masse / %Volume est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées	Indique le débit volumique corrigé actuellement mesuré pour le fluide porteur. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique (→ 112).	Nombre à virgule flottante avec signe	-
	sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels .			

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Débit volumique cible	Avec les conditions suivantes : Variante de commande "Pack application", option ED "Concentration" L'option Ethanol dans l'eau ou l'option %Masse / %Volume est sélectionnée dans le paramètre Sélection du type de liquide. L'option %vol est sélectionnée dans le paramètre Unité de concentration. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique actuellement mesuré pour le fluide cible. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique (→ 112).	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Débit volumique du fluide porteur	Avec les conditions suivantes : Variante de commande "Pack application", option ED "Concentration" L'option Ethanol dans l'eau ou l'option %Masse / %Volume est sélectionnée dans le paramètre Sélection du type de liquide. L'option %vol est sélectionnée dans le paramètre Unité de concentration. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique actuellement mesuré pour le fluide porteur. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique (→ 112).	Nombre à virgule flottante avec signe	
CTL	Pour la caractéristique de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" L'option Correction référencée par l'API est sélectionnée dans le paramètre Mode pétrole. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le facteur d'étalonnage qui représente l'effet de la température sur le fluide. Il est utilisé pour convertir le débit volumique mesuré et la masse volumique mesurée en valeurs à la température de référence.	Nombre à virgule flottante positif	
CPL	Pour la caractéristique de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" L'option Correction référencée par l'API est sélectionnée dans le paramètre Mode pétrole. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le facteur d'étalonnage qui représente l'effet de pression sur le fluide. Il est utilisé pour convertir le débit volumique mesuré et la masse volumique mesurée en valeurs à la pression de référence.	Nombre à virgule flottante positif	_

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
CTPL	Pour la caractéristique de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" L'option Correction référencée par l'API est sélectionnée dans le paramètre Mode pétrole. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le facteur d'étalonnage combiné qui représente l'effet de la température et de la pression sur le fluide. Il est utilisé pour convertir le débit volumique mesuré et la masse volumique mesurée en valeurs à la température de référence et à la pression de référence.	Nombre à virgule flottante positif	
Débit volumique S&W	Pour la caractéristique de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" L'option Correction référencée par l'API est sélectionnée dans le paramètre Mode pétrole. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique sédiment et eau calculé à partir du débit volumique total mesuré moins le débit volumique net. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Valeur de correction S&W	Pour la caractéristique de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" L'option Valeur externe ou l'option Entrée courant 1 n est sélectionnée dans le paramètre Mode d'entrée S&W. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique la valeur de correction pour les sédiments et l'eau.	Nombre à virgule flottante positif	
Densité de référence alternative	Pour la référence de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Correction référencée par l'API est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique la masse volumique du produit à la température de référence alternative. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de densité de référence	Nombre à virgule flottante avec signe	-

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Débit GSV	Pour la caractéristique de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" L'option Correction référencée par l'API est sélectionnée dans le paramètre Mode pétrole. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique total mesuré, corrigé à la température de référence et à la pression de référence. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité du débit volumique corrigé	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Débit GSV alternatif	Pour la référence de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Correction référencée par l'API est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique total mesuré, corrigé à la température de référence alternative et à la pression de référence alternative. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité du débit volumique corrigé	Nombre à virgule flottante avec signe	_
Débit NSV	Pour la caractéristique de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" L'option Correction référencée par l'API est sélectionnée dans le paramètre Mode pétrole. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique net calculé à partir du débit volumique total mesuré moins la valeur pour sédiments et eau et moins le rétrécissement. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité du débit volumique corrigé	Nombre à virgule flottante avec signe	_
Débit NSV alternatif	Pour la référence de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Correction référencée par l'API est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique net, qui est calculé à partir du débit volumique total alternatif mesuré moins la valeur pour sédiments et eau, et moins le retrait. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité du débit volumique corrigé	Nombre à virgule flottante avec signe	_
Huile CTL	Pour la référence de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le facteur de correction qui représente l'effet de la température sur l'huile. Celui-ci est utilisé pour convertir le débit volumique d'huile mesuré et la masse volumique d'huile mesurée en valeurs à la température de référence.	Nombre à virgule flottante positif	-

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Huile CPL	Pour la référence de commande suivante : • "Pack application", option EJ "Pétrole" • Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le facteur de correction qui représente l'effet de la pression sur l'huile. Celui-ci est utilisé pour convertir le débit volumique d'huile mesuré et la masse volumique d'huile mesurée en valeurs à la pression de référence.	Nombre à virgule flottante positif	-
Huile CTPL	Pour la référence de commande suivante : • "Pack application", option EJ "Pétrole" • Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le facteur de correction combiné qui représente l'effet de la température et de la pression sur l'huile. Celui-ci est utilisé pour convertir le débit volumique d'huile mesuré et la masse volumique d'huile mesurée en valeurs à la température de référence et à la pression de référence.	Nombre à virgule flottante positif	-
Eau CTL	Pour la référence de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le facteur de correction qui représente l'effet de la température sur l'eau. Celui-ci est utilisé pour convertir le débit volumique d'eau mesuré et la masse volumique d'eau mesurée en valeurs à la température de référence.	Nombre à virgule flottante positif	
Alternative CTL	Pour la référence de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Correction référencée par l'API est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le facteur de correction qui représente l'effet de la température sur le produit. Celui-ci est utilisé pour convertir le débit volumique mesuré et la masse volumique mesurée en valeurs à la température de référence alternative.	Nombre à virgule flottante positif	-
Alternative CPL	Pour la référence de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Correction référencée par l'API est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le facteur de correction qui représente l'effet de la pression sur le produit. Celui-ci est utilisé pour convertir le débit volumique mesuré et la masse volumique mesurée en valeurs à la pression de référence alternative.	Nombre à virgule flottante positif	_

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Alternative CTPL	Pour la référence de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Correction référencée par l'API est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affiche le facteur de correction associé qui représente les effets de la température et de la pression sur le produit. Ceci est utilisé pour convertir le débit volumique et la masse volumique mesurés en valeurs à la température et la pression de référence alternatives.	Nombre à virgule flottante positif	-
Densité de référence de l'huile	Pour la référence de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.		Nombre à virgule flottante avec signe	-
Densité de référence eau	Pour la référence de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.		Nombre à virgule flottante avec signe	-
Densité huile	Pour la référence de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique la masse volumique de l'huile actuellement mesurée.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Densité eau	Pour la référence de commande suivante : • "Pack application", option EJ "Pétrole" • Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique la masse volumique de l'eau actuellement mesurée.	Nombre à virgule flottante avec signe	_

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Water cut	Pour la référence de commande suivante : Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Correction référencée par l'API est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le pourcentage du débit volumique de l'eau par rapport au débit volumique total du produit.	0 100 %	-
Débit volumique huile	Pour la référence de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique actuellement calculé de l'huile. Dépendance : Sur la base de la valeur affichée dans le paramètre Water cut L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique	Nombre à virgule flottante avec signe	_
Débit volumique corrigé huile	Pour la référence de commande suivante : • "Pack application", option EJ "Pétrole" • Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique actuellement calculé de l'huile, calculé aux valeurs à la température de référence et à la pression de référence. Dépendance : Sur la base de la valeur affichée dans le paramètre Water cut L'unité est reprise du paramètre Unité du débit volumique corrigé	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Débit massique huile	Pour la référence de commande suivante : Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit massique actuellement calculé de l'huile. Dépendance : Sur la base de la valeur affichée dans le paramètre Water cut L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Débit volumique eau	Pour la référence de commande suivante : • "Pack application", option EJ "Pétrole" • Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique actuellement calculé de l'eau. Dépendance : Sur la base de la valeur affichée dans le paramètre Water cut L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique	Nombre à virgule flottante avec signe	_

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Débit volumique corrigé eau	Pour la référence de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique actuellement calculé de l'eau, calculé aux valeurs à la température de référence et à la pression de référence. Dépendance: Sur la base de la valeur affichée dans le paramètre Water cut L'unité est reprise du paramètre Unité du débit volumique corrigé	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Débit massique eau	Pour la référence de commande suivante : • "Pack application", option EJ "Pétrole" • Dans le paramètre Mode pétrole, l'option Net oil & water cut est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit massique actuellement calculé de l'eau. Dépendance : Sur la base de la valeur affichée dans le paramètre Water cut L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Densité moyenne pondérée	Pour la caractéristique de commande suivante : • "Pack application", option EJ "Pétrole" • "Pack application", option EM "Pétrole + fonction de verrouillage" Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affiche la moyenne pondérée de la masse volumique depuis la dernière réinitialisation des moyennes de masse volumique. Dépendance: L'unité est reprise du paramètre Unité de densité La valeur est remise sur NaN ("Not a Number") via le paramètre Réinitialiser les moyennes pondérées	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Température moyenne pondérée	Pour la caractéristique de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole" "Pack application", option EM "Pétrole + fonction de verrouillage" Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affiche la moyenne pondérée de la température depuis la dernière réinitialisation des moyennes de température. Dépendance: L'unité est reprise du paramètre Unité de température La valeur est remise sur NaN ("Not a Number") via le paramètre Réinitialiser les moyennes pondérées	Nombre à virgule flottante avec signe	-

11.4.2 Totalisateur

Le sous-menu **Totalisateur** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque totalisateur.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Valeur mesurée \rightarrow Totalisateur



Valeur totalisateur 1 n	
État du totalisateur 1 n	
Statut du totalisateur 1 n (Hex)	

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage
Affecter variable process		Sélectionner la variable de process pour le totalisateur.	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique cible* Débit massique fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* Débit volumique corrigé fluide porteur* Débit GSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit volumique S&W* Débit massique huile* Débit volumique huile abétit volumique eau Débit volumique corrigé huile* Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau
Valeur totalisateur 1 n	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process : Débit volumique Débit massique Débit volumique corrigé Débit massique totalisé Débit massique des condensats Débit chaleur Différence de débit de chaleur	Indique l'état actuel du totalisateur.	Nombre à virgule flottante avec signe
État totalisateur 1 n	-	Indique l'état actuel du totalisateur.	■ Good ■ Uncertain ■ Bad
Etat totalisateur (Hex) 1 n	Dans le paramètre Target mode , l'option Auto est sélectionnée.	Indique la valeur d'état actuelle (Hex) du totalisateur.	0 0xFF


 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

11.4.3 Sous-menu "Valeurs d'entrées"

Le sous-menu **Valeurs d'entrées** guide l'utilisateur systématiquement vers les différentes valeurs des entrées.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées




Valeurs d'entrée de l'entrée courant

Le sous-menu **Entrée courant 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque entrée courant.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées → Entrée courant 1 ... n



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage
Valeur mesurée 1 n	Indique la valeur d'entrée actuelle.	Nombre à virgule flottante avec signe
Mesure courant 1 n	Indique la valeur actuelle de l'entrée courant.	0 22,5 mA

Valeurs d'entrée de l'entrée d'état

Le sous-menu **Entrée état 1 \dots n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque entrée d'état.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Valeur mesurée \rightarrow Valeurs d'entrées \rightarrow Entrée état $1 \dots n$



Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Description	Affichage
Valeur de l'entrée état	Indique le niveau de signal entrée courant.	HauteBas

11.4.4 Valeur de sortie

Le sous-menu **Valeur de sortie** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque sortie.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie




Valeurs de sortie de la sortie courant

Le sous-menu **Valeur sortie courant** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque sortie courant.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Valeur mesurée \rightarrow Valeur de sortie \rightarrow Valeur sortie courant 1 ... n



Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Description	Affichage
Courant de sortie 1	Indique la valeur actuelle calculée de la sortie courant.	3,59 22,5 mA
Mesure courant	Indique la valeur actuelle mesurée de la sortie courant.	0 30 mA

Valeurs de sortie de la sortie impulsion/fréquence/tout ou rien

Le sous-menu **Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque sortie impulsion/fréquence/tout ou rien.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Valeur mesurée \rightarrow Valeur de sortie \rightarrow Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 ... n



Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Sortie fréquence 1 n	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Fréquence est sélectionnée.	Indique la valeur actuellement mesurée pour la sortie fréquence.	0,0 12 500,0 Hz
Sortie impulsion 1 n	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Indique la fréquence d'impulsion actuellement délivrée.	Nombre à virgule flottante positif
Etat de commutation 1 n	L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Indique l'état actuel de la sortie tout ou rien.	OuvertFermé

Valeurs de sortie de la sortie relais

Le sous-menu **Sortie relais 1 \dots n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles de chaque sortie relais.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Valeur mesurée \rightarrow Valeur de sortie \rightarrow Sortie relais 1 ... n



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage
Etat de commutation	Affiche l'état actuel du relais.	OuvertFermé
Cycles de commutation	Affiche le nombre de cycles de commutation effectuées.	Nombre entier positif
Nombre max. de cycles de commutation	Indique le nombre maximal de cycles de commutation garantis.	Nombre entier positif

11.5 Adaptation de l'appareil aux conditions de process

Pour ce faire, on dispose:

- des réglages de base à l'aide du menu **Configuration** (→ 🖺 109)
- des réglages étendus à l'aide du sous-menu **Configuration étendue** (→ 🖺 143)

11.6 Remise à zéro du totalisateur


Les totalisateurs sont réinitialisés dans le sous-menu **Fonctionnement** : Contrôle totalisateur

Étendue des fonctions du paramètre "Contrôle totalisateur"

Options	Description
Totalisation	Démarrage du totalisateur.
RAZ + maintien	La totalisation est arrêtée et le totalisateur remis à 0.
Présélection + maintien	Le processus de totalisation est arrêté et le totalisateur est réglé sur sa valeur de départ définie à partir du paramètre Valeur de présélection 1 n .

Navigation

Menu "Fonctionnement" \rightarrow Totalisateur



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée
Contrôle totalisateur 1 n	-	Contrôler la valeur du totalisateur.	TotalisationRAZ + maintienPrésélection + maintien
Valeur de présélection 1 n	Dans le paramètre Affecter variable process l'une des options suivantes est sélectionnée : Débit volumique Débit massique Débit volumique corrigé Débit massique totalisé Débit massique des condensats Débit chaleur Différence de débit de chaleur	Spécifier la valeur initiale du totalisateur.	Nombre à virgule flottante avec signe
RAZ tous les totalisateurs	-	Remettre tous les totalisateurs à 0 et démarrer.	AnnulerRAZ + totalisation

11.7 Affichage de l'historique des valeurs mesurées

Le pack d'applications **HistoROM étendue** (option de commande) doit être activé dans l'appareil pour que le sous-menu **Enregistrement des valeurs mesurées** apparaisse. Celuici comprend tous les paramètres pour l'historique des valeurs mesurées.




L'enregistrement des données est également possible via :

- Outil d'Asset Management FieldCare → 🗎 91.
- Navigateur Web

Étendue des fonctions

- Mémorisation possible d'un total de 1 000 valeurs mesurées
- 4 voies d'enregistrement
- Intervalle d'enregistrement des valeurs mesurées réglable
- Tendance de la valeur mesurée pour chaque voie d'enregistrement affiché sous la forme d'un diagramme



37 Diagramme de tendance de la valeur mesurée

- Axe x : selon le nombre de voies sélectionnées, affiche 250 à 1 000 valeurs mesurées d'une variable de process.
- Axe y : indique l'étendue approximative des valeurs mesurées et adapte celle-ci en continu à la mesure en cours.
- Si la durée de l'intervalle d'enregistrement ou l'affectation des variables de process aux voies est modifiée, le contenu de la mémoire des valeurs mesurées est effacé.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Enregistrement des valeurs mesurées

► Enregistrement des valeurs mesurées	
Affecter voie 1	→ 🖺 189
Affecter voie 2	→ 🖺 190
Affecter voie 3	→ 🖺 190
Affecter voie 4	→ 🖺 190
Intervalle de mémorisation	→ 🖺 190
Reset tous enregistrements	→ 🖺 190
Enregistrement de données	→ 🖺 190
Retard Logging	→ 🖺 190

Contrôle de l'enregistrement des données	→ 🖺 190
Statut d'enregistrement de données	→ 🖺 190
Durée complète d'enregistrement	→ 🖺 190
► Affichage canal 1	
► Affichage canal 2	
► Affichage canal 3	
▶ Affichage canal 4	

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage
Affecter voie 1	Le pack application HistoROM étendue est disponible.	Affecter la variable de process à la voie d'enregistrement.	 Arrêt Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Densité Densité de référence* Température Amplitude de l'oscillation* Sortie courant 1* Sortie courant 2* Sortie courant 3* Sortie courant 4 Pression Débit GSV* Débit GSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit volumique S&W* Densité de référence alternative* Water cut* Densité nuile* Debit massique eau* Débit massique eau* Débit volumique corrigé huile* Débit volumique corrigé huile* Débit volumique corrigé eau* Débit volumique corrigé eau* Débit volumique corrigé eau Débit volumique corrigé eau Débit wolumique corrigé indide porteur Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Débit volumique corrigé fluide porteur Pébit volumique corrigé fluide porteur Ficulation o Firéquence d'oscillation 0 Amplitude de l'oscillation 0 Fréquence d'oscillation 0 Fréquence d'oscillation 0 Amplitude de l'oscillation 0 Fréquence d'oscillation 0 Amplitude de l'oscillation 1 Fluctuations fréquence 0 Amplitude de l'oscillation 1 Température enceinte de confinement Fluctuation sfréquence 0 Amplitude de l'oscillation 1 Température enceinte de confinement Température électronique

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage
Affecter voie 2	Le pack application HistoROM étendue est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affecter une variable process à la voie d'enregistrement.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affecter voie 1 (→ 189)
Affecter voie 3	Le pack application HistoROM étendue est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affecter une variable process à la voie d'enregistrement.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affecter voie 1 (→ 🖺 189)
Affecter voie 4	Le pack application HistoROM étendue est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affecter une variable process à la voie d'enregistrement.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affecter voie 1 (→ 🖺 189)
Intervalle de mémorisation	Le pack application HistoROM étendue est disponible.	Définir l'intervalle d'enregistrement des données. Cette valeur définit l'intervalle de temps entre les différents points de données dans la mémoire.	0,1 3 600,0 s
Reset tous enregistrements	Le pack application HistoROM étendue est disponible.	Effacer toute la mémoire des données.	AnnulerEffacer données
Enregistrement de données	-	Sélectionner le type d'enregistrement des données.	■ Ecrasement ■ Non écrasé
Retard Logging	Dans le paramètre Enregistrement de données , l'option Non écrasé est sélectionnée.	Entrer la temporisation pour l'enregistrement des valeurs mesurées.	0 999 h
Contrôle de l'enregistrement des données	Dans le paramètre Enregistrement de données , l'option Non écrasé est sélectionnée.	Démarrer et arrêter l'enregistrement des valeurs mesurées.	AucuneSupprimer + redémarrerArrêt
Statut d'enregistrement de données	Dans le paramètre Enregistrement de données , l'option Non écrasé est sélectionnée.	Indique l'état de l'enregistrement des valeurs mesurées.	FaitRetard actifActiveArrêté
Durée complète d'enregistrement	Dans le paramètre Enregistrement de données , l'option Non écrasé est sélectionnée.	Indique la durée totale de l'enregistrement.	Nombre à virgule flottante positif

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

12 Diagnostic et suppression des défauts

12.1 Suppression générale des défauts

Pour l'afficheur local

Erreur	Causes possibles	Action corrective
Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	Le câble du module d'affichage n'est pas correctement enfiché.	Enficher correctement les connecteurs sur le module électronique principal et sur le module d'affichage.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	La tension d'alimentation ne correspond pas à la tension indiquée sur la plaque signalétique.	Appliquer la tension d'alimentation correcte → 🖺 56→ 🖺 50.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	La polarité de la tension d'alimentation n'est pas correcte.	Inverser la polarité de la tension d'alimentation.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	Les câbles de raccordement n'ont aucun contact avec les bornes de raccordement.	Assurer le contact électrique entre le câble et la borne.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	 Les bornes de raccordement ne sont pas correctement enfichées sur le module électronique E/S. Les bornes de raccordement ne sont pas correctement enfichées sur le module électronique principal. 	Vérifier les bornes de raccordement.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	 Le module électronique E/S est défectueux. Le module électronique principal est défectueux. 	Commander une pièce de rechange → 🖺 267.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	Le connecteur entre le module électronique principal et le module d'affichage n'est pas correctement enfiché.	Vérifier le raccordement et corriger si nécessaire.
L'affichage local ne peut pas être lu, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	L'affichage est réglé trop sombre ou trop clair.	 Régler un affichage plus clair en appuyant simultanément sur les touches ± + €. Régler un affichage plus sombre en appuyant simultanément sur les touches = + €.
Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	Le module d'affichage est défectueux.	Commander une pièce de rechange → 🖺 267.
Rétroéclairage de l'afficheur local rouge	Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit.	Prendre des mesures correctives → 🖺 205
Le texte dans l'affichage local apparaît dans une langue qui n'est pas compréhensible.	La langue d'interface sélectionnée ne peut pas être comprise.	1. Appuyer sur □ +
Message sur l'afficheur local : "Communication Error" "Check Electronics"	La communication entre le module d'affichage et l'électronique est interrompue.	 Vérifier le câble et le connecteur entre le module électronique principal et le module d'affichage. Commander une pièce de rechange → 267.

Pour les signaux de sortie

Erreur	Causes possibles	Action corrective
Sortie signal en dehors de la gamme valable	Le module électronique principal est défectueux.	Commander une pièce de rechange → 🖺 267.
L'appareil affiche la bonne valeur, mais le signal délivré est incorrect bien qu'étant dans la gamme de courant valable.	Erreur de paramétrage	Vérifier et régler la configuration du paramètre.
L'appareil mesure de manière incorrecte.	Erreur de paramétrage ou appareil utilisé en dehors du domaine d'application.	Vérifier le paramétrage et corriger. Respecter les seuils indiqués dans les "Caractéristiques techniques". "

Pour l'accès

Défaut	Causes possibles	Mesure corrective
L'accès en écriture aux paramètres est impossible.	La protection en écriture du hardware est activée.	Régler le commutateur de verrouillage situé sur le module électronique principal sur la position OFF → 🖺 167.
L'accès en écriture aux paramètres est impossible.	Le rôle utilisateur actuel a des droits d'accès limités.	1. Vérifier le rôle utilisateur → 🖺 80. 2. Entrer le bon code de déverrouillage spécifique au client → 🖺 80.
La connexion via PROFIBUS PA n'est pas possible.	Le connecteur de l'appareil est mal raccordé.	Vérifier l'affectation des broches des connecteurs d'appareil .
La connexion via PROFIBUS PA n'est pas possible.	La terminaison du câble PROFIBUS PA n'est pas correcte.	Contrôler la résistance de terminaison .
Impossible de se connecter au serveur web.	Le serveur web est désactivé.	À l'aide de l'outil de configuration "FieldCare" ou "DeviceCare", vérifier que le serveur web de l'appareil est activé, et l'activer si nécessaire → 🖺 87.
	L'interface Ethernet sur le PC est mal configurée.	Vérifier les propriétés du protocole Internet (TCP/IP)→ 83. Vérifier les réglages réseau avec le responsable informatique.
Impossible de se connecter au serveur web.	L'adresse IP sur le PC n'est pas configurée correctement.	Vérifier l'adresse IP : 192.168.1.212 → 🖺 83
Impossible de se connecter au serveur web.	Les données d'accès WLAN sont incorrectes.	 Vérifier l'état du réseau WLAN. Se connecter à nouveau à l'aide des données d'accès WLAN. Vérifier que le WLAN est activé sur l'appareil de mesure et le terminal de configuration → ≅ 83.
	La communication WLAN est désactivée.	-
Impossible de se connecter au serveur web, à FieldCare ou à DeviceCare.	Le réseau WLAN n'est pas disponible.	 Vérifier que la réception WLAN fonctionne : la LED sur le module d'affichage est allumée en bleu. Vérifier que la connexion WLAN est activée : la LED sur le module d'affichage clignote en bleu. Activer la fonction de l'appareil.
Connexion réseau absente ou instable	Réseau WLAN faible.	 Terminal de configuration en dehors de la gamme de réception : vérifier l'état du réseau sur le terminal de configuration. Pour améliorer les performances du réseau, utiliser une antenne WLAN externe.
	Communication WLAN et Ethernet parallèle	 Vérifier les réglages du réseau. Activer temporairement uniquement le WLAN comme une interface.
Navigateur web bloqué et aucune configuration possible	Transfert de données actif.	Attendre que le transfert de données ou l'action en cours soit terminé.
	Connexion interrompue	 Vérifier le câble de raccordement et la tension d'alimentation. Actualiser le navigateur web et le redémarrer si nécessaire.
L'affichage du contenu du navigateur web est difficile à lire ou incomplet.	La version de navigateur web utilisée n'est pas optimale.	 ▶ Utiliser la bonne version du navigateur web → 🖺 82. ▶ Vider le cache du navigateur web. ▶ Redémarrer le navigateur web.
	Paramètres d'affichage inadaptés.	Modifier le rapport taille des caractères/ affichage du navigateur web.
Affichage incomplet ou pas d'affichage du contenu dans le navigateur web	 JavaScript n'est pas activé. JavaScript ne peut pas être activé.	➤ Activer JavaScript. ➤ Entrer http://XXX.XXX.X.X.X.Xservlet/basic.html comme adresse IP.


Défaut	Causes possibles	Mesure corrective
La configuration avec FieldCare ou DeviceCare via l'interface service CDI-RJ45 (port 8000) est impossible.	Le pare-feu du PC ou du réseau bloque la communication.	En fonction des réglages du pare-feu utilisé sur le PC ou dans le réseau, celui-ci doit être adapté ou désactivé pour permettre l'accès à FieldCare/ DeviceCare.
Le flashage du firmware avec FieldCare ou DeviceCare via l'interface service CDI-RJ45 (port 8000 ou ports TFTP) est impossible.	Le pare-feu du PC ou du réseau bloque la communication.	En fonction des réglages du pare-feu utilisé sur le PC ou dans le réseau, celui-ci doit être adapté ou désactivé pour permettre l'accès à FieldCare/ DeviceCare.

12.2 Informations de diagnostic via les LED

12.2.1 Transmetteur

Proline 500 – numérique

Différentes LED dans le transmetteur donnent des informations sur l'état de l'appareil.



A00296


- 1 Tension d'alimentation
- 2 État de l'appareil
- 3 Libre
- 4 Communication
- 5 Interface service (CDI) active, Liaison/activité Ethernet
- 1. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 2. Retirer le module d'affichage.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.

LED		Couleur	Signification
1	Tension d'alimentation	Éteinte	Tension d'alimentation désactivée ou trop faible.
		Vert	La tension d'alimentation est OK.
2	État de l'appareil	Éteinte	Erreur de firmware
	(fonctionnement normal)	Vert	État de l'appareil OK.
		Vert clignotant	Appareil non configuré.
		Rouge clignotant	Un événement de diagnostic avec niveau de diagnostic "Avertissement" s'est produit.
		Rouge	Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit.
		Rouge ou vert clignotant	L'appareil redémarre.
2	État de l'appareil (en cours de démarrage)	Clignote lentement en rouge	Si > 30 secondes : problème avec le boot loader.
		Clignote rapidement en rouge	Si > 30 secondes : problème de compatibilité lors de la lecture du firmware.

LED		Couleur	Signification
3	Libre	_	-
4	Communication	Éteinte	L'appareil ne reçoit pas de données Profibus.
		Blanc	L'appareil reçoit des données Profibus.
5	Interface service (CDI),	Éteinte	Non connectée ou pas de connexion établie.
	Liaison/activité Ethernet	Jaune	Connectée et connexion établie.
		Jaune clignotant	Interface service active.

Proline 500

Différentes LED dans le transmetteur donnent des informations sur l'état de l'appareil.




- Tension d'alimentation
- 2 3 État de l'appareil
- Libre
- Communication
- Interface service (CDI) active, Liaison/activité Ethernet

LED		Couleur	Signification
1	Tension d'alimentation	Éteinte	Tension d'alimentation désactivée ou trop faible.
		Vert	La tension d'alimentation est OK.
2	État de l'appareil	Éteinte	Erreur de firmware
	(fonctionnement normal)	Vert	État de l'appareil OK.
		Vert clignotant	Appareil non configuré.
		Rouge	Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit.
		Rouge clignotant	Un événement de diagnostic avec niveau de diagnostic "Avertissement" s'est produit.
		Rouge ou vert clignotant	L'appareil redémarre.
2	État de l'appareil (en cours de démarrage)	Clignote lentement en rouge	Si > 30 secondes : problème avec le boot loader.
		Clignote rapidement en rouge	Si > 30 secondes : problème de compatibilité lors de la lecture du firmware.
3	Libre	-	-
4	Communication	Éteinte	L'appareil ne reçoit pas de données Profibus.
		Blanc	L'appareil reçoit des données Profibus.
5	Interface service (CDI),	Éteinte	Non connectée ou pas de connexion établie.
	Liaison/activité Ethernet	Jaune	Connectée et connexion établie.
		Jaune clignotant	Interface service active.

12.2.2 Boîtier de raccordement capteur

Proline 500 – numérique

Plusieurs diodes (LED) sur l'électronique ISEM (Intelligent Sensor Electronics Module) dans le boîtier de raccordement capteur donnent des informations sur l'état de l'appareil.



A002969


- 1 Communication
- 2 État de l'appareil
- 3 Tension d'alimentation

LED		Couleur	Signification
1	Communication	Blanc	Communication active.
2	État de l'appareil	Rouge	Erreur
(fonctionnement normal)		Clignote en rouge	Avertissement
2	État de l'appareil (en cours de démarrage)	Clignote lentement en rouge	Si > 30 secondes : problème avec le boot loader.
		Clignote rapidement en rouge	Si > 30 secondes : problème de compatibilité lors de la lecture du firmware.
3	Tension d'alimentation	Verte	Tension d'alimentation ok.
		Éteinte	Tension d'alimentation désactivée ou trop faible.

12.3 Informations de diagnostic sur l'afficheur local

12.3.1 Message de diagnostic

Les défauts détectés par le système d'autosurveillance de l'appareil sont affichés sous forme de messages de diagnostic en alternance avec l'affichage opérationnel.



S'il y a plusieurs événements de diagnostic simultanément, seul le message de diagnostic de l'événement de diagnostic avec la plus haute priorité est affiché.

- D'autres événements de diagnostic qui se sont produits peuvent être affichés dans le menu **Diagnostic** :

 - Via les sous-menus → 🗎 258

Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et recommandation NE 107 : F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification, M = Maintenance Required


Symbole	Signification
F	Défaut Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valide.
С	Contrôle de fonctionnement L'appareil se trouve en mode service (p. ex. pendant une simulation).
s	Hors spécifications L'appareil fonctionne : En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. en dehors de la gamme de température de process)
М	Maintenance requise La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.

Comportement de diagnostic

Symbole	Signification
8	Alarme La mesure est interrompue. Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré.
Δ	Avertissement La mesure est reprise. Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré.

Informations de diagnostic

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.



Éléments de configuration

Touche de configuration	Signification
(+)	Touche Plus Dans le menu, sous-menu Ouvre le message relatif aux mesures correctives.
E	Touche Enter Dans le menu, sous-menu Ouvre le menu de configuration.

(ID:203)

XXXXXXXX XXXXXXXX ΔS **∆S801** Геns.alim.tp fai χŒ 1. $(\mathbf{+})$ Liste diagnostic Δ S Diagnostic 1 ∆S801 Tens.alim.tp fai Diagnostic 2 Diagnostic 3 2. (E)

Tens.alim.tp fai

3.

△ S801 0d00h02m25s

Tension alim. trop faible, augm. tension alim.

 $| \ominus | + | \oplus |$

12.3.2 Appel de mesures correctives

A0029431-FR

— 5

- 38 Message relatif aux mesures correctives
- 1 Informations de diagnostic
- 2 Texte court
- 3 ID service
- 4 Comportement du diagnostic avec code de diagnostic
- 5 Temps de fonctionnement lorsque l'erreur s'est produite
- 6 Mesures correctives
- 1. L'utilisateur se trouve dans le message de diagnostic.
 - Appuyer sur \pm (symbole \odot).
 - Le sous-menu **Liste de diagnostic** s'ouvre.
- 2. Sélectionner l'événement diagnostic souhaité avec ⊕ ou ⊡ et appuyer sur ⑤.
 - ► Le message relatif aux mesures correctives s'ouvre.
- 3. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - ► Le message relatif aux mesures correctives se ferme.


L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic** dans une entrée d'événement diagnostic, par ex. dans le sous-menu **Liste de diagnostic** ou paramètre **Dernier diagnostic**.

- 1. Appuyer sur ₤.
 - Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
- 2. Appuyer simultanément sur \Box + \pm .
 - ► Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

12.4 Informations de diagnostic dans le navigateur web

12.4.1 Options de diagnostic

Les défauts détectés par l'appareil de mesure sont affichés dans le navigateur web sur la page d'accueil lorsque l'utilisateur s'est connecté.



- 1 Zone d'état avec signal d'état
- 2 Informations de diagnostic
- 3 Mesures correctives avec ID service
- Par ailleurs, les événements diagnostic qui se sont produits peuvent être visualisés dans le menu **Diagnostic** :

 - Via les sous-menus → 🗎 258

Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

Symbole	Signification
8	Défaut Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valide.
	Contrôle de fonctionnement L'appareil se trouve en mode service (p. ex. pendant une simulation).
<u>^</u>	Hors spécifications L'appareil fonctionne : En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. en dehors de la gamme de température de process)
&	Maintenance requise La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.

Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et recommandation NAMUR NE 107.


12.4.2 Appeler les mesures correctives

Afin de pouvoir supprimer les défauts rapidement, chaque événement de diagnostic comporte des mesures de suppression. Celles-ci sont affichées à côté de l'événement de diagnostic avec l'information de diagnostic correspondante en couleur rouge.

12.5 Informations de diagnostic dans FieldCare ou DeviceCare

12.5.1 Options de diagnostic

Les défauts détectés par l'appareil de mesure sont affichés sur la page d'accueil de l'outil de configuration lorsque la connexion a été établie.




A0021799-FR

- 1 Zone d'état avec signal d'état → 🖺 197
- 3 Mesures correctives avec ID service
- Par ailleurs, les événements diagnostic qui se sont produits peuvent être visualisés dans le menu **Diagnostic** :
 - Via le paramètre →

 258
 - Via les sous-menus \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 258

Informations de diagnostic

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.



12.5.2 Accès aux mesures correctives

Afin de pouvoir supprimer les défauts rapidement, chaque événement de diagnostic comporte des mesures correctives.

- Sur la page d'accueil
 Les mesures correctives sont indiquées sous l'information de diagnostic dans une zone séparée.
- Dans le menu Diagnostic
 Les mesures correctives peuvent être interrogées dans la zone de travail de l'interface utilisateur.

L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic**.

- 1. Afficher le paramètre souhaité.
- 2. A droite dans la zone de travail, passer avec le curseur sur le paramètre.
 - └─ Une infobulle avec mesure corrective pour l'événement diagnostic apparaît.


12.6 Adaptation des informations de diagnostic

12.6.1 Adaptation du comportement de diagnostic

A chaque information de diagnostic est affecté au départ usine un certain comportement de diagnostic. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certaines informations de diagnostic dans le sous-menu **Comportement du diagnostic**.

Comportement de diagnostic selon la Spécification PROFIBUS PA Profile 3.02, Condensed Status.

Expert → Système → Traitement événement → Comportement du diagnostic



A0019179-FR

Comportements de diagnostic disponibles


Les comportements de diagnostic suivants peuvent être affectés :

Comportement du diagnostic	Description			
Alarme	L'appareil arrête la mesure. Les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré.			
Avertissement	L'appareil continue de mesurer. La valeur mesurée délivrée via PROFIBUS et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré.			
Uniq.entrée journal	L'appareil continue de mesurer. Le message de diagnostic est uniquement affiché dans le sous-menu Journal d'événements (sous-menu Liste événements) et n'est pas affiché en séquence alternée avec l'affichage de fonctionnement.			
Arrêt	L'événement de diagnostic est ignoré et aucun message de diagnostic n'est généré ni consigné.			

Représentation de l'état de la mesure

Lorsque les blocs de fonctions Analog Input, Digital Input et Totalisateur sont configurés pour la transmission cyclique de données, l'état d'appareil est codé selon PROFIBUS PA Profile 3.02 Specification et transmis avec la valeur mesurée via le Coding-Byte (octet 5)

au maître PROFIBUS (classe 1). Le Coding-Byte est réparti dans les segments Quality, Quality Substatus et Limits (seuils).



■ 39 Structure de l'octet de codage

Le contenu de l'octet de codage dépend du mode défaut réglé dans le bloc de fonctions individuel. Selon le mode défaut réglé, des informations d'état selon PROFIBUS PA Profile Specification 4 sont transmises au maître PROFIBUS (classe 1) via l'octet de codage.

Détermination de la valeur mesurée et de l'appareil via le niveau diagnostic

Lorsque le comportement de diagnostic est affecté, cela modifie également l'état de la valeur mesurée et de l'appareil pour les informations de diagnostic. L'état de la valeur mesurée et l'état de l'appareil dépendent de la sélection du comportement de diagnostic et du groupe dans lequel se trouvent les informations de diagnostic.

Les informations de diagnostic sont regroupées comme suit :

En fonction du groupe où se trouvent les informations de diagnostic, l'état de la valeur mesurée et l'état de l'appareil sont affectés de manière fixe au comportement de diagnostic correspondant :

Informations de diagnostic relatives au capteur : numéro de diagnostic 000...199

Comportement	État d	e la valeur mesur	Diagnostic de		
diagnostic (configurable)	Qualité	Qualité Sous-état	Codage (hex)	Catégorie (NE107)	l'appareil (affecté de manière fixe)
Alarme	BAD	Maintenance alarm	0x240x27	F (Failure)	Maintenance alarm
Avertissement	GOOD	Maintenance demanded	0xA80xAB	M (Maintenance)	Maintenance demanded
Uniq. entrée jour.	GOOD	ok	0x800x8E	_	
Off	GOOD	UK	UXOUUXOE	_	_

Informations de diagnostic relatives à l'électronique : numéro de diagnostic 200...399

Numéro de diagnostic 200...301, 303...399

Comportement du	Ét	at de la valeur m	Diagnostic d'appareil		
diagnostic (configurable)	Qualité	Qualité Sous-état	Codage (hex)	Catégorie (NE107)	(affecté de manière fixe)
Alarme	BAD	Alarme maintenance	0x240x27	F	Alarme
Avertissement				(Défaut)	maintenance
Entrée de logbook uniquement	GOOD	ok	0x800x8E	_	-
Off					

Informations de diagnostic 302

Comportement du	Ét	at de la valeur mo	Diagnostic d'appareil		
diagnostic (configurable)	Qualité	Qualité Sous-état	Codage (hex)	Catégorie (NE107)	(affecté de manière fixe)
Alarme	BAD	Contrôle du fonctionnement , commande prioritaire locale	0x240x27	С	Contrôle de fonctionnement
Avertissement	GOOD	Contrôle de fonctionnement	0xBC0xBF	-	-

La sauvegarde des données continue lorsque la fonctionnalité Heartbeat Verification est démarrée. Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés.

- État du signal : contrôle du fonctionnement
- Sélection du comportement de diagnostic : alarme ou avertissement (réglage par défaut)

Lorsque la vérification Heartbeat est démarrée, l'enregistrement des données est interrompu, la dernière valeur mesurée valide est émise et les compteurs totalisateurs sont arrêtés.

Informations de diagnostic relatives à la configuration : numéro de diagnostic 400...599

Comportement	État d	e la valeur mesur	Diagnostic de		
diagnostic (configurable)	Qualité	Qualité Sous-état	Codage (hex)	Catégorie (NE107)	l'appareil (affecté de manière fixe)
Alarme	BAD	Process related	0x280x2B	F (Failure)	Invalid process condition
Avertissement	UNCERTA IN	Process related	0x780x7B	S (Out of specification)	Invalid process condition
Uniq. entrée jour.	GOOD	ok	0x800x8E	_	_
Off		UK	UXUUUXUE		_

Informations de diagnostic relatives au process : numéro de diagnostic 800...999

Comportement	État d	e la valeur mesur	Diagnostic de		
diagnostic (configurable)	Qualité	Qualité Sous-état	Codage (hex)	Catégorie (NE107)	l'appareil (affecté de manière fixe)
Alarme	BAD	Process related	0x280x2B	F (Failure)	Invalid process condition
Avertissement	UNCERTA IN	Process related	0x780x7B	S (Out of specification)	Invalid process condition
Uniq. entrée jour.	GOOD	ok	0x800x8E	_	_
Off	GOOD	OK.	UAGUUXGE	_	_

12.7 Aperçu des informations de diagnostic

- Le nombre d'informations de diagnostic et des grandeurs de mesure concernées est d'autant plus grand que l'appareil dispose d'un ou de deux packs application.
 - Dans toute la famille d'instruments Promass, l'ensemble des valeurs mesurées concernées sont toujours répertoriées sous "Valeurs mesurées concernées". Les valeurs mesurées disponibles pour l'appareil concerné dépendent de la version de l'appareil. En affectant les valeurs mesurées aux fonctions de l'appareil, par exemple aux sorties individuelles, toutes les valeurs mesurées disponibles pour la version d'appareil concernée peuvent être sélectionnées.
- Pour certaines informations de diagnostic, il est possible de modifier le comportement diagnostic. Adaptation des informations de diagnostic $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 202$

12.7.1 Diagnostic du capteur

	Information	de diagnostic	Mesures correctives	
N°	Τe	exte court		
022	Capteur de température défect	ueux	1. Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM)	
	Etat de la variable de mesure		Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur	
	Quality	Bad	3. Remplacer capteur	
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27		
	Signal d'état	F		
	Comportement du diagnostic	Alarm		
	Variables de mesure influenc	ées		
	Variables de mesure influencées Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Concentration Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capteur (ISEM) Option Détection de tube vide Débit GSV Débit GSV alternatif Viscosité cinématiq Débit massique Débit massique eu Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Débit volumique S8 Densité de référenc Debit GSV Débit GSV alternatif		Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Lition 1 Etat Lition 2 Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut	

	Information	de diagnostic		Mesures correctives
N°	Te	xte court		
046	Limite du capteur dépassée		1. Inspecter le capteur	
	Etat de la variable de mesure	[au départ usine] 1)	2. Vérifier les conditions	s process
	Quality	Good		
	Quality substatus	Maintenance demanded		
	Coding (hex)	0xA8 0xAB		
	Signal d'état	S		
	Comportement du diagnostic	Warning		
	Variables de mesure influenc	ées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Concentration Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique control de tube vien Débit GSV Débit GSV alternatif 	nfinement e	ile ile if in 1 n 2 tion 1 tion 2 &W ce ce alternative orrigé	 Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	N° Texte court				
062	2 Connexion capteur défectueuse			odule élect. capteur(ISEM)	
	Etat de la variable de mesure			2. Si dispo.: vérifier cäbl transmetteur	le de connexion entre le capteur et le
	Quality	Bad		3. Remplacer capteur	
	Quality substatus	Maintenance ala	arm		
	Coding (hex)	0x24 0x27			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Débit massique fluide porteur Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Concentration Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité Densité eau Viscosité cinématiq Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Débit volumique S& Densité de référence Débit QSV Densité de référence Débit volumique con 		in débit de fuite cle in if in 1 in 2 tion 1 tion 2 kW ce ce alternative	 Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	exte court	
063	Courant d'excitation défectueux	X	1. Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM)
	Etat de la variable de mesure		2. Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur
	Quality Bad		3. Remplacer capteur
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 0x27	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influenc	ées	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité eau Viscosité dynamique Température électronique cor Option Détection de tube visuébit GSV Débit GSV Débit GSV alternatif 	nfinement e	Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. On 1 Viscosité cinématique compensée en temp. Température Lation 1 Lation 2 Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut

Information de diagnostic			Mesures correctives	
N°	Texte court			
082	Mémoire de données		1. Contrôler les connexions des modules	
	Etat de la variable de mesure		2. Contacter le service technique	
	Quality	Bad		
	Quality substatus N	Maintenance alarm		
	Coding (hex))x24 0x27		
	Signal d'état F	7		
	Comportement du diagnostic A	Alarm		
	Variables de mesure influencée	es		
	Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Débit massique enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Viscosité de référence Option Détection de tube vide Débit GSV Débit GSV Débit GSV Débit massique Débit massique Débit massique eau Débit massique eau Débit massique eau Débit NSV Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternat Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Débit volumique S8 Densité de référence Densité de référence Débit volumique co		Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température 1 2 Etat 1 Débit volumique Débit volumique eau Water cut	

Information de diagnostic			Mesures correctives			
N°	Texte court					
083	Contenu mémoire		1. Redémarrez appareil			
	Etat de la variable de mesure		Restaurez la sauvegarde HistoROM S-DAT (paramètre 'Reinitialiser appareil')			
	Quality	Bad	3. Remplacez HistoROM S-DAT			
	Quality substatus	Maintenance alarm				
	Coding (hex)	0x24 0x27				
	Signal d'état F	7				
	Comportement du diagnostic A	Alarm				
	Variables de mesure influencées					
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confie de Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capi Option Détection de tube vide 	inement Débit massique Débit massique hu Débit massique ea HBSI Débit NSV Débit NSV alterna Pression externe Courant d'excitatio Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Débit volumique S Densité de référenteur (ISEM)	rque Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Etat Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut Ce Water cut			

	Information de diagnostic				Mesures correctives	
N°	Texte court					
140	Signal de capteur asymétrique		1. Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM)			
	Etat de la variable de mesure	[au départ usi	ne] ¹⁾	2. Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur		
	Quality	Bad		3. Remplacer capteur		
	Quality substatus	Maintenance a	alarm			
	Coding (hex)	0x24 0x27				
	Signal d'état	S				
	Comportement du diagnostic	Alarm				
	Variables de mesure influence	ées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillatio Amortissement de l'oscillatio Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique ca Option Détection de tube vie 	nfinement ele porteur nn 1 nn 2 pteur (ISEM)	 Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinémation Option Suppression Débit massique Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillarie Fréquence d'oscillarie Présit volumique S8 Densité de référence Débit volumique controllement 	ique n débit de fuite cle i if n 1 n 2 tion 1 tion 2 kW ce ce alternative	 Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

Information de diagnostic			Mesures correctives	
N°	° Texte court			
144	Erreur de mesure trop élevée		Contrôler ou changer capteur	
	Etat de la variable de mesure	[au départ usine] 1)	2. Contrôler les conditions process	
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27		
	Signal d'état	F		
	Comportement du diagnostic	Alarm		
	Variables de mesure influenc	ées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique car Option Détection de tube visuébit GSV Débit GSV alternatif 	nfinement e HBSI de porteur Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitatio Courant d'excitatio Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Débit volumique So	Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Fluctuation 1 Viscosité dynamique compensée en temp. Température Flation 1 Etat Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Vater cut Water cut	

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

12.7.2 Diagnostic de l'électronique

Information de diagnostic					Mesures correctives
N°	Texte court				
201	**		1. Redémarrer appareil		
	Etat de la variable de mesure			2. Contacter service apr	ès-vente
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Maintenance a	ılarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencée	es			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de conf Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique cap Option Détection de tube vide 	finement e porteur n 1 n 2	 Débit GSV Débit GSV alternatif Viscosité cinématiq Option Suppression Débit massique Débit massique hui Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternatif Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillate Fréquence d'oscillate Débit volumique S8 Densité de référence Debit volumique co 	ique n débit de fuite le if n 1 n 2 tion 1 tion 2 kW tee te alternative	 Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court			
242	SW incompatible		1. Contrôler Software	
	Etat de la variable de mesure			
	Quality	Bad		
	Quality substatus A	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27		
	Signal d'état F	7		
	Comportement du diagnostic A	Alarm		
	Variables de mesure influencée	es		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confi Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité buile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capt Option Détection de tube vide 	Débit massique hu Débit massique ea HBSI Débit NSV Débit NSV alterna Pression externe Courant d'excitatio Courant d'excitatio Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Débit volumique S Densité de référer teur (ISEM)	que on débit de fuite tile u tif on 1 on 2 ation 1 ation 2 &W ace ace alternative	 Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut

Information de diagnostic				Mesures correctives		
N°	Тех	Texte court				
252	Module incompatible				1. Vérifier les modules électroniques	
	Etat de la variable de mesure			3. Remplacer les mod	lules adaptés sont disponibles (par ex. NEx, Ex). lules électroniques	
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Maintenance alarm				
	Coding (hex)	0x24 0x27				
	Signal d'état	F				
	Comportement du diagnostic	Alarm				
	Variables de mesure influencé	riables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de con Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique cap Option Détection de tube vide 	ion 2 Débit GSV alternation Viscosité cinématice Option Suppression Débit massique Débit massique Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillar Fréquence d'oscillar Fréquence d'oscillar Débit volumique S8 Densité de référence Ique capteur (ISEM)		que in débit de fuite ile i if in 1 in 2 tion 1 tion 2 &W ce ce alternative	 Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information	de diagnostic	Mesures correctives	
N°	Texte court			
252	Module incompatible		1. Vérifier si le correct module électronique est branché	
	Etat de la variable de mesure		2. Remplacer le module électronique	
	Quality Bad			
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27		
	Signal d'état	F		
	Comportement du diagnostic	Alarm		
	Variables de mesure influenc	cées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porter Température enceinte de co Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité 	Option Détection of Viscosité cinémation of Débit massique HBSI Pression externe Courant d'excitation on 1	ronique capteur (ISEM) de tube vide que que que que fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Viscosité dynamique compensée en temp. que que que fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Viscosité dynamique compensée en temp. que que que que que fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Viscosité dynamique compensée en temp. que que que que que fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Viscosité dynamique compensée en temp. que	

	Information de diagnostic		Mesures correctives
N°	Texte court		
262	Connexion électroniq.capteur défa	faillant	1. Vérifier/remplacer câble connexion entre le module capteur élec.
	Etat de la variable de mesure		(ISEM) et élec.principale 2. Vérifier ou remplacer ISEM ou électronique principale
	Quality B	Bad	7
	Quality substatus N	Maintenance alarm	7
	Coding (hex)	0x24 0x27	1
	Signal d'état F	;	7
	Comportement du diagnostic A	Alarm	7
	Variables de mesure influencées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confii Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide : Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capt Option Détection de tube vide 	Débit massique h Débit massique et HBSI Débit NSV Débit NSV alterna Pression externe Courant d'excitati Courant d'excitati Fréquence d'oscill Fréquence d'oscill Débit volumique S Densité de référes teur (ISEM)	Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Etat Débit volumique Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic			Mesures correctives	
N°	Texte court				
270	Défaut électronique principale			Changer électronique	principale
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Maintenance a	alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencé	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de con Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité eau Viscosité dynamique Température électronique ca Option Détection de tube vio 	ifinement is e porteur n 1 n 2	 Débit GSV Débit GSV alternati Viscosité cinématiq Option Suppressio Débit massique Débit massique hui Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Débit volumique S8 Densité de référence Débit volumique co 	ique n débit de fuite le if if n 1 n 2 tion 1 tion 2 kW te te alternative	 Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information de	e diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
271	Défaut électronique principale		1. Redémarrer appareil
	Etat de la variable de mesure		2. Changer électronique principale
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 0x27	
	Signal d'état F	F	
	Comportement du diagnostic A	ent du diagnostic Alarm	
	Variables de mesure influencée	es	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confie de Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capi Option Détection de tube vide 	inement Débit massiqu Débit massiqu Débit massiqu HBSI Débit NSV Débit NSV Débit NSV Courant d'exci Courant d'exci Fréquence d'os Fréquence d'os Débit volumiq Densité de réf	ratique Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Etat Cillation 1 Débit volumique Débit volumique Etat Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut

	Information de	e diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
272	Défaut électronique principale		1. Redémarrer appareil
	Etat de la variable de mesure		2. Contacter service après-vente
	Quality	Bad	
	Quality substatus N	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 0x27	
	Signal d'état F	7	
	Comportement du diagnostic A	Alarm	
	Variables de mesure influencée	es	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confiin Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité buile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capt Option Détection de tube vide 	Débit massique hui Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Débit volumique S8 Densité de référence Densité de référence	Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Etat Débit volumique Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic			Mesures correctives
N°	Texte court			
273	Défaut électronique principale		Changer électronique	
	Etat de la variable de mesure			
	Quality	Bad		
	Quality substatus N	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27		
	Signal d'état F	7		
	Comportement du diagnostic A	Alarm		
	Variables de mesure influencée	es		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confit Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capt Option Détection de tube vide 	Débit massique hui Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillar Fréquence d'oscillar Débit volumique S8 Densité de référence Densité de référence	ique n débit de fuite le if n 1 n 2 tion 1 tion 2 kW tee te alternative	 Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation sréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Température État Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
275	Module E/S 1 n défectueux			Changer module E/S	
	Etat de la variable de mesure	!			
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Maintenance a	larm		
	Coding (hex)	0x24 0x27			
	Signal d'état F	F			
	Comportement du diagnostic Alarm				
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Viscosité dynamiq Température électr Viscosité cinématic Option Suppression Débit massique HBSI Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation 		ronique capteur (ISEM) de tube vide que n débit de fuite n 1 n 2 tion 1	 Densité de référence Débit volumique corrigé Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique 	

	Information	de diagnostic		Mesures correctives
N°	Texte court			
276	Module E/S 1 n défaillant		1. Redémarrer appareil	
	Etat de la variable de mesure		2. Changer module E/S	
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27		
	Signal d'état	F		
	Comportement du diagnostic Alarm			
	Variables de mesure influenc	ées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Densité 	 Option Détection Viscosité cinémati Option Suppressi Débit massique HBSI Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation 	ronique capteur (ISEM) de tube vide que on débit de fuite on 1 on 2 ation 1 ation 2	 Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique

	Information d	le diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
283	Contenu mémoire		1. Reset de l'appareil
	Etat de la variable de mesure		2. contactez le service technique
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 0x27	
	Signal d'état	F	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influencées		
	Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de con Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillatio Amortissement de l'oscillatio Densité Densité Densité eau Viscosité dynamique Température électronique ca Option Détection de tube vice	finement Débit massique Débit massique hu Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitatio Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Débit volumique Sé Densité de référence	Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Etat Tion 1 Débit volumique Débit volumique Débit volumique Uision 2 Débit volumique Débit volumique Uision 2 Débit volumique Débit volumique Uision 2 Débit volumique Débit volumique eau Water cut

	Information de	e diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
302	Vérification appareil active		Dispositif de vérification actif, s'il vous plaît attendre.
	Etat de la variable de mesure [a	au départ usine] ¹⁾	
	Quality	Good	
	Quality substatus F	Function check	
	Coding (hex))xBC 0xBF	
	Signal d'état C		
	Comportement du diagnostic V	Warning	
	Variables de mesure influencée	es es	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confi Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capt Option Détection de tube vide 	porteur Débit massique le Débit massique le HBSI Débit NSV Débit NSV altern Pression externe Courant d'excitat Courant d'excitat Fréquence d'osci Fréquence d'osci Débit volumique Densité de référe teur (ISEM)	### Fluctuation amortissement oscillation 1 #### Fluctuation amortissement oscillation 2 ###################################

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
303	E/S 1 n configuration chang	ée	1. Appliquer configuration module d'E/S(paramètre 'Appliquer
	Etat de la variable de mesure		configuration E/S') 2. Recharger la description de l'appareil et vérifier le câblage
	Quality	Bad	
	Quality substatus Maintenance alarm	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 0x27	
	Signal d'état	M	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		

	Information de diagnostic		Mesures correctives
N°	Texte court		
311	Défaut électronique		1. Ne pas redémarrer l'appareil
	Etat de la variable de mesure		2. Contacter le service technique
	Quality	ad	
	Quality substatus N	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	x24 0x27	
	Signal d'état N	Л	
	Comportement du diagnostic V	Varning	
	Variables de mesure influencée	es .	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de configue de l'oscillation 2 Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capt Option Détection de tube vide 	Débit massique hui porteur Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Débit volumique Se Densité de référence teur (ISEM)	que Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Etat Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Water cut

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
332	Écriture sauvegarde HistoROM	a échoué		Remplacer la carte in	
	Etat de la variable de mesure			Ex d/XP: remplacer l	e transmetteur
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Maintenance a	larm		
	Coding (hex)	0x24 0x27			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de coi Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique con Option Détection de tube vin Débit GSV Débit GSV alternatif 	nfinement e de porteur on 1 on 2	 Viscosité cinématic Option Suppressio Débit massique Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Débit volumique S8 Densité de référence Debit volumique co Débit volumique co Débit volumique co Débit volumique co Débit volumique co 	n débit de fuite le i if n 1 n 2 tion 1 tion 2 kW ce ce alternative orrigé	 Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information	de diagnostic	Mesures	correctives
N°	Te	exte court		
361	Module E/S 1 n défaillant		Redémarrer capteur	
	Etat de la variable de mesure	:	2. Contrôler modules électroniq.3. Chang.mod.E/S ou électronique p	orinc.
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27		
	Signal d'état	F		
	Comportement du diagnostic	Alarm		
	Variables de mesure influenc	ées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Viscosité dynamiqu Viscosité cinématic Viscosité cinématic Débit massique HBSI Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla 		onique capteur (ISEM) e tube vide ue n débit de fuite 1 Fluctuat Fluctuat Fluctuat Fluctuat Fluctuat Viscosité 1 Viscosité Tempéra ion 1	

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	N° Texte court				
372	Electronique capteur (ISEM) défe	ectueuse		1. Redémarrez appare	
	Etat de la variable de mesure			2. Vérifiez si défaut se 3. Remplacer le modu	e reproduit le électronique du capteur (ISEM)
	Quality	Bad		_	-
	Quality substatus N	Maintenance alarm			
	Coding (hex) 0	0x24 0x27			
	Signal d'état F	7			
	Comportement du diagnostic A	Alarm			
	Variables de mesure influencée	2S			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confiin Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité buile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capt Option Détection de tube vide 	Débit GSV Débit GSV alternati Viscosité cinématiq Option Suppression Débit massique Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe ion 1 Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Pébit volumique S& Densité de référence Capteur (ISEM)		ique n débit de fuite cle if n 1 n 2 tion 1 tion 2 kW ce ce alternative	 Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité cinématique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information de	e diagnostic	Mesures correctives	
N°	Text	te court		
373	Electronique capteur (ISEM) défe	ectueuse	1. Transférer données ou RAZ capteur	
	Etat de la variable de mesure		2. Contactez SAV	
	Quality	Bad		
	Quality substatus N	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27		
	Signal d'état F	7		
	Comportement du diagnostic A	Alarm		
	Variables de mesure influencée	es		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confi Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capt Option Détection de tube vide 	Débit massique hui porteur Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Débit volumique S8 Densité de référence teur (ISEM) Débit massique hui Courant d'excitation Fression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscilla Débit volumique S8 Densité de référence	que proposition de fuite proposition de fu	scillation 1 scillation 2 rteur usée en temp.

	Information	de diagnostic			Mesures correctives	
N°	Texte court					
374	Electronique capteur (ISEM) de	éfectueuse		1. Redémarrez appar		
	Etat de la variable de mesure	au départ usi	ine] 1)	2. Vérifiez si défaut s 3. Remplacer le modu	e reproduit ıle électronique du capteur (ISEM)	
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Maintenance alarm				
	Coding (hex)	0x24 0x27				
	Signal d'état	S				
	Comportement du diagnostic	Warning				
	Variables de mesure influenc	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Concentration Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Viscosité dynamique Trempérature électronique capteur (ISEM) 		que n débit de fuite n 1 n 2 tion 1 tion 2	 Débit volumique corrigé Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique 		

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de	e diagnostic	Mesures correctives
N°	Tex	te court	
375	Erreur communication module E/S- 1 n		1. Redémarrez appareil
	Etat de la variable de mesure		Vérifiez si défaut se reproduit Remplacez le module rack incluant les modules électroniques
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 0x27	
	Signal d'état	F	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influencé	es	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de conf Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique cap 	finement Option Suppressio Débit massique Débit massique eau Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitatio Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Débit volumique S8	Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Débit de fuite Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Lition 1 Etat Débit volumique

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
382	Mémoire de données			1. Insérer T-DAT	
	Etat de la variable de mesure			2. Remplacer T-DAT	
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Maintenance ala	arm		
	Coding (hex)	0x24 0x27			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de conf Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique cap Option Détection de tube vide 	finement e porteur 1 1 1 2 oteur (ISEM)	 Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinémation Option Suppression Débit massique Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillarie Fréquence d'oscillarie Fréquence d'oscillarie Pébit volumique Serie Densité de référence Densité de référence Debit volumique control 	ique n débit de fuite ille if n 1 n 2 tion 1 tion 2 k W ce ce alternative	 Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Te	xte court			
383	Contenu mémoire		1. Redémarrez apparei		
	Etat de la variable de mesure			2. Supprimez la T-DAT 3. Remplacez la T-DAT	Tvia le paramètre 'RAZ appareil' T
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Maintenance a	alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique ca 	nfinement e de porteur on 1 on 2	 Option Détection de Débit GSV Débit GSV alternation de Viscosité cinématique Option Suppression Débit massique Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillar Fréquence d'oscillar Débit volumique S& Densité de référence 	if que n débit de fuite ile 1 if n 1 n 2 tion 1 tion 2 kW	 Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Te	xte court			
387	La sauvegarde HistoROM a éch	.oué		Contactez l'organisa	tion Service
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Maintenance a	alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capteur (ISEM) Débit GSV Débit GSV Débit GSV Débit dissouratif Débit massique Débit massique eau Débit massique eau Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternatif Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Débit volumique S&V Densité de référence Densité de référence Débit volumique con Débit volumique con Débit volumique con Débit volumique con 		ique n débit de fuite le if n 1 n 2 cion 1 cion 2 eV de ealternative	 Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

12.7.3 Diagnostic de la configuration

	Information	de diagnostic		Mesures correctives
N°	Te	exte court		
330	0 Fichier Flash invalide		1. Mise à jour du firmw	* *
	Etat de la variable de mesure		2. Redémarrage appare	il
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27	_	
	Signal d'état	M		
	Comportement du diagnostic	Warning		
	Variables de mesure influenc	ées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Viscosité dynamique Option Détection de Viscosité cinématique Poption Suppression Débit massique HBSI Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation 		ronique capteur (ISEM) de tube vide que on débit de fuite on 1 on 2 ation 1	 Densité de référence Débit volumique corrigé Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique

	Information of	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Te	xte court	
331	Mise à jour du firmware a échoué		1. Mise à jour du firmware de l'appareil
	Etat de la variable de mesure		2. Redémarrage appareil
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 0x27	
	Signal d'état	F	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique ca Option Détection de tube viscosité dynamique	nfinement e Débit massique e Débit massique hui le porteur le porteur Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillar Fréquence d'oscillar Fréquence d'oscillar Débit volumique S8 Densité de référence pteur (ISEM)	Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Etat Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut

	Information de	e diagnostic	Mesures correctives
N°	Text	te court	
410	Transmission données		1. Vérifier liaison
	Etat de la variable de mesure		2. Réessayer le transfert de données
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 0x27	
	Signal d'état F	7	
	Comportement du diagnostic A	Alarm	
	Variables de mesure influencée	es	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confie Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique cap Option Détection de tube vide 	inement Débit massique Débit massique Débit massique HBSI Débit NSV Débit NSV alterr Pression externe Courant d'excitat Courant d'excitat Fréquence d'osci Fréquence d'osci Débit volumique Densité de référe Densité de référe	tique Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température ion 1 ion 2 Etat Débit volumique Débit volumique Débit volumique S&W Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut

	Information	de diagnostic		Mesures correctives
N°	N° Texte court			
412	Download en cours			Download en cours, veuillez patienter
	Etat de la variable de mesure			
	Quality	Uncertain		
	Quality substatus	Initial value		
	Coding (hex)	0x4C 0x4F		
	Signal d'état	С		
	Comportement du diagnostic	Warning		
	Variables de mesure influenc	ées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porter Température enceinte de co Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluir Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique co Option Détection de tube vi 	nfinement e de porteur on 1 on 2	 Débit GSV Débit GSV alternatif Viscosité cinématiq Option Suppression Débit massique Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternatif Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillate Fréquence d'oscillate Débit volumique S& Densité de référence Débit volumique co 	ique ion débit de fuite ion débit de fuite Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Etat Lation 1 Débit volumique Lation 2 Débit volumique Débit volumique Lation 2 Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic		Mesures correctives
N°	Te	exte court	
431	Ajustement 1 n		Carry out trim
	Etat de la variable de mesure	:	
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC 0xBF	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	ées	
	-		
	Variables de mesure influenc	_	

Information de diagnostic			Mesures correctives
N°	Texte court		
437	Configuration incompatible		1. Redémarrer appareil
	Etat de la variable de mesure		2. Contacter service après-vente
	Quality E	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 0x27	
	Signal d'état F	F	_
	Comportement du diagnostic A	Alarm	
	Variables de mesure influencée	es	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capteur (ISEM) Débit GSV Débit GSV alternation Débit massique Débit massique eau Débit nSV Débit NSV Débit NSV alternation Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Débit volumique S8 Densité de référence Densité de référence Densité de référence Débit volumique co 		rique on débit de fuite Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Etat ation 1 Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
438	Bloc de données			1. Contrôler fichier do	
	Etat de la variable de mesure			2. Contrôler configura3. Up/download de la	
	Quality	Uncertain		_	-
	Quality substatus	Maintenance o	demanded		
	Coding (hex)	0x68 0x6B			
	Signal d'état	M			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de con Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique can Option Détection de tube vio 	finement e porteur n 1 n 2 pteur (ISEM)	 Débit GSV Débit GSV alternati Viscosité cinématiq Option Suppressio Débit massique Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Débit volumique S8 Densité de référence Débit volumique co 	ique n débit de fuite le if n 1 n 2 tion 1 tion 2 kW te te alternative	 Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation sfréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
441	Sortie courant 1 n Etat de la variable de mesure [au départ usine] 1)		1. Vérifier process
			2. Vérifier réglages sortie courant
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC 0xBF	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	ées	
	-		

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
442			1. Contrôler process
	Etat de la variable de mesure [au départ usine] 1)		2. Contrôler réglages sortie fréquence
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC 0xBF	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
443	Sortie impulsion 1 n		1. Contrôler process
	Etat de la variable de mesure [au départ usine] 1)		2. Contrôler réglages sortie impulsion
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC 0xBF	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
444	Entrée courant 1 n		1. Vérifiez le process
	Etat de la variable de mesure [au départ usine] 1)		2. Vérifiez le réglage des entrées courants
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC 0xBF	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	1
	Variables de mesure influenc	ées	
	Valeur mesurée 1Valeur mesurée 2Valeur mesurée 3		

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
453	Dépassement débit		Désactiver le dépasse	ement débit	
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Function check			
	Coding (hex)	0xBC 0xBF			
	Signal d'état	С			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Concentration Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capteur (ISEM) Débit GSV Débit cGSV Viscosité cinématic Débit massique eau Débit nassique eau Débit NSV Débit NSV alternati Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillar Débit volumique S8 Densité de référence Densité de référence Débit volumique co 		in débit de fuite ile if if in 1 in 2 tion 1 tion 2 kW ce ce alternative irrigé	 Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
463	Entrée analogique 1 n sélection invalide		Vérifiez la configuration module/canal
	Etat de la variable de mesure		2. Vérifiez la configuration du module d'E/S
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 0x27	
	Signal d'état	F	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influenc	ées	
	Valeur mesurée 1Valeur mesurée 2Valeur mesurée 3		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
482	FB not Auto/Cas		Saisir Block en mode AUTO
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	F	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influenc	ées	
	-		

	Information	de diagnostic		Mesures correctives
N°	Texte court			
484	Simulation mode défaut	Simulation mode défaut		
	Etat de la variable de mesure			
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0x3C 0x3F		
	Signal d'état	С		
	Comportement du diagnostic	Alarm		
	Variables de mesure influenc	ées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide portet Température enceinte de cot Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité eau Viscosité dynamique Température électronique con Option Détection de tube visuality Débit GSV Débit GSV alternatif 	nfinement e HBSI de porteur Débit NSV Débit NSV alterna on 1 Pression externe Courant d'excitati Courant d'excitati Fréquence d'oscill Fréquence d'oscill Débit volumique S apteur (ISEM) Débit massique es	on débit de fuite uile au utif on 1 on 2 ation 1 ation 2 S&W nce nce alternative corrigé	 Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
485	Simulation variable mesurée	Simulation variable mesurée		Désactiver simulation	
	Etat de la variable de mesure	!			
	Quality	Good			
	Quality substatus	Function check			
	Coding (hex)	0xBC 0xBF			
	Signal d'état	С			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porter Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluire Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique cor Option Détection de tube vi Débit GSV Débit GSV alternatif 	nfinement e de porteur on 1 on 2	 Viscosité cinématice Option Suppression Débit massique Débit massique hui Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Débit volumique S& Densité de référence Densité de référence Débit volumique con Débit volumique con Débit volumique con Débit volumique con 	in débit de fuite ile i if in 1 in 2 tion 1 tion 2 kW ce ce alternative irrigé	 Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic		Mesures correctives
N°	Te	exte court	
486	Simulation entrée courant 1	n	Désactiver simulation
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC 0xBF	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	 Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	exte court	
91	Simulation sortie courant 1	n	Désactiver simulation
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC 0xBF	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

Information	de diagnostic	Mesures correctives
° Te	exte court	
2 Simulation sortie fréquence 1	n	Désactiver simulation sortie fréquence
Etat de la variable de mesure	2	
Quality	Good	
Quality substatus	Function check	
Coding (hex)	0xBC 0xBF	
Signal d'état	С	
Comportement du diagnostic	Warning	
Variables de mesure influen	cées	
Variables de mesure influenc	cées	

	Information de diagnostic		Mesures correctives
N°	Te	exte court	
493	Simulation sortie impulsion 1	n	Désactiver simulation sortie impulsion
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC 0xBF	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	rées	
	-		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	exte court	
494	Simulation sortie commutation	1 1 n	Désactiver simulation sortie tout ou rien
	Etat de la variable de mesure	:	
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC 0xBF	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	exte court	
495	Simulation événement diagnos	stic	Désactiver simulation
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information de diagnostic		Mesures correctives
N°	Te	exte court	
496	Simulation de l'entrée état		Désactiver la saisie de l'état de simulation
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC 0xBF	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	exte court	
497	Simulation block sortie		Désactiver la simulation
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	ées	
	-		

Information	de diagnostic	Mesures correctives
T	exte court	
0 E/S 1 n configuration hards	vare invalide	1. Vérifiez configuration matérielle E/S
Etat de la variable de mesure		2. Remplacez mauvais module E/S 3. Connectez le module de sortie double impulsion sur le slot approprié
Quality	Bad	
Quality substatus	Function check	
Coding (hex)	0x3C 0x3F	
Signal d'état	F	
Comportement du diagnostic	Alarm	
Variables de mesure influen	cées	
-		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	exte court	
528	Paramètres de concentration défectueux Etat de la variable de mesure		Vérifier les paramètres de concentration
			2. Vérifier les valeurs d'entrée, par exemple pression, température
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0x3C 0x3F	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influencées		
	 Débit massique fluide porteur Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Concentration Débit volumique du f 		

	Information de diagnostic		Mesures correctives
N°	Texte court		
529			Vérifier les paramètres de concentration
	Etat de la variable de mesure	:	2. Vérifier les valeurs d'entrée, par exemple pression, température
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0x3C 0x3F	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	cées	
	 Débit massique fluide porteur Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Concentration Densité Débit massique Débit massique cil Débit volumique de des la prépar de la prépar		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	exte court	
537	Configuration		1. Vérifier les adresses IP dans le réseau
	Etat de la variable de mesure		2. Changer l'adresse IP
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC 0xBF	
	Signal d'état	F	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
94	4 Sortie relais simulation		Désactiver simulation sortie tout ou rien
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC 0xBF	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		

12.7.4 Diagnostic du process

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
803	Courant de boucle		1. Contrôler câblage
	Etat de la variable de mesure		2. Changer module E/S
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Process related	
	Coding (hex)	0x28 0x2B	
	Signal d'état	F	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Texte court				
830	Capteur température trop élevée		Réduire temp. ambia	ante autour du boîtier de capteur	
	Etat de la variable de mesure	[au départ usi	ne] ¹⁾		
	Quality	Uncertain			
	Quality substatus	Process related	l		
	Coding (hex)	0x78 0x7B			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influenc	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porter Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique cor Option Détection de tube visibit GSV Débit GSV Débit GSV alternatif 	nfinement e de porteur on 1 on 2	 Viscosité cinématice Option Suppression Débit massique Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternate Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillate Fréquence d'oscillate Débit volumique Sestion Densité de référence Débit volumique con Débit volumique con Débit volumique con Débit volumique con 	in débit de fuite le if in 1 in 2 tion 1 tion 2 kW tee tee alternative trigé	 Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Température État Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Te	Texte court			
831	Capteur température trop bas		Augmenter temp. ambiante autour du boîtier de capteur		
	Etat de la variable de mesure	[au départ usi	ne] ¹⁾		
	Quality	Uncertain			
	Quality substatus	ıs Process related			
	Coding (hex)	0x78 0x7B			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic	du diagnostic Warning			
	Variables de mesure influencées				
	Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Concentration Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Debit NSV alternati Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité Densité Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capteur (ISEM) Option Détection de tube vide Débit Volumique co		in débit de fuite cle if if in 1 in 2 tion 1 tion 2 kW ce ce alternative irrigé	 Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation sfréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de	e diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
832	Température électronique trop él	levée	Réduire température ambiante
	Etat de la variable de mesure [a	au départ usine] ¹⁾	
	Quality	Bad	
	Quality substatus P	Process related	
	Coding (hex))x28 0x2B	
	Signal d'état S	5	
	Comportement du diagnostic V	Warning	
	Variables de mesure influencée	es	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confie Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capt Option Détection de tube vide 	Viscosit Option S Option S Débit m Débit m Débit m HBSI Débit N Débit N Courant Courant Courant Fréquer Fréquer Débit vo Densité teur (ISEM)	V alternatif cinématique uppression débit de fuite ussique ussique ussique eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur V V Débit volumique compensée en temp.

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
833	Température électronique trop basse		Augmenter températ	ure ambiante	
	Etat de la variable de mesure [au départ usir	ie] ¹⁾		
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Process related			
	Coding (hex)	0x28 0x2B			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic Warning				
	Variables de mesure influencée	Variables de mesure influencées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de conf Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique cap Option Détection de tube vide 	finement e porteur n 1 n 2	 Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinématique Option Suppression Débit massique Débit massique eau debit MSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillate Fréquence d'oscillate Débit volumique S8 Densité de référence Débit volumique con 	ique n débit de fuite le if n 1 n 2 tion 1 tion 2 twW the ealternative	 Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
834	Température de process trop é	levée	Réduire température process
	Etat de la variable de mesure	[au départ usine] 1)	
	Quality	Uncertain	
	Quality substatus	Process related	
	Coding (hex)	0x78 0x7B	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	ées	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de coi Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Concentration Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique con Option Détection de tube viscobit GSV Débit GSV alternatif 	nfinement e	Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur tif Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Etat Débit volumique Débit volumique Béw Débit volumique Débit volumique eau Water cut Water cut

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
835	Température de process trop faible		Augmenter température	process	
	Etat de la variable de mesure	[au départ usi	ne] ¹⁾		
	Quality	Uncertain			
	Quality substatus	Process related	l		
	Coding (hex)	0x78 0x7B			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influenc	ées			
	Variables de mesure influencées Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Concentration Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité Densité Densité Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capteur (ISEM) Option Détection de tube vide Débit GSV Débit volumique corrige cible Densité cinématiq Débit massique Débit massique eau Débit NSV Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Densité de référenc Densité de référenc Densité de référenc Débit volumique cor Débit volumique cor		n débit de fuite le if if i 1 i 2 tion 1 tion 2 kW te te alternative rrigé	 Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
842	Valeur limite process			Suppression débit de fuite actif!	
	Etat de la variable de mesure	[au départ usi	ne] ¹⁾	1. Verifier la configi	uration suppression débit de fuite
	Quality	Uncertain			
	Quality substatus	Process related	l		
	Coding (hex)	0x78 0x7B			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic Warning				
	Variables de mesure influenc	ncées			
	Variables de mesure influencées Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Concentration Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité Densité Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capteur (ISEM) Option Détection de tube vide Débit volumique corrige condition 2 Densité de référence Débit GSV Débit GSV Débit volumique condition 2 Densité de référence Débit volumique condition 2 Débit volumique condition 3 Débit vo		n débit de fuite le if if in 1 in 2 tion 1 tion 2 W tee te alternative arrigé	 Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	exte court	
862	Tube partiellement rempli		1. Contrôler la présence de gaz dans le process
	Etat de la variable de mesure	[au départ usine] 1)	2. Ajuster les seuils de détection
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Process related	
	Coding (hex)	0x28 0x2B	
	Signal d'état S		
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	rées	
	 Débit massique fluide porteur Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Concentration Densité Desit NSV Desit NSV alternatii Descité dynamique Débit GSV Débit GSV Débit GSV alternatif Débit Volumique co 		Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. if Température État W Débit volumique Debit volumique De alternative Débit volumique eau Vater cut Water cut

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de	diagnostic	Mesures correctives	
N°	Texte court			
882	Signal d'entrée		1. Vérifiez la configuration des entrées	
	Etat de la variable de mesure		2. Vérifiez le capteur externe oules conditions process	
	Quality	Bad		
	Quality substatus N	Maintenance alarm		
	Coding (hex))x24 0x27		
	Signal d'état F	1		
	Comportement du diagnostic A	Alarm		
	Variables de mesure influencée	es		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confiin Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Valeur mesurée 1 Valeur mesurée 2 Valeur mesurée 3 Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique capt Option Détection de tube vide 	Débit massique hui Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Débit volumique S8 Densité de référence Densité de référence	que Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut	

	Information	de diagnostic		Mesures correctives
N°	Texte court			
910	Tubes non oscillants		1. Contrôler l'électronique	ie
	Etat de la variable de mesure		2. Contrôler le capteur	
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27		
	Signal d'état	F		
	Comportement du diagnostic	Alarm		
	Variables de mesure influencées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique car Option Détection de tube visuébit GSV Débit GSV alternatif 	nfinement e HBSI de porteur Débit NSV Débit NSV alterna on 1 Pression externe Courant d'excitatie Courant d'excitatie Fréquence d'oscill Fréquence d'oscill Débit volumique S apteur (ISEM) Débit massique ex	on débit de fuite uile tif on 1 on 2 ation 1 ation 2 &W ace ace alternative orrigé	 Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

Information de diagnostic					Mesures correctives
N°	Texte court				
912	Fluide inhomogène			1. Contrôler cond. process	
	Etat de la variable de mesure [au départ usine] 1)		2. Augmenter pression	i systeme	
	Quality	Uncertain			
	Quality substatus	Process related			
	Coding (hex)	0x78 0x7B			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide portet Température enceinte de co Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité eau Viscosité dynamique Température électronique co Option Détection de tube visible GSV Débit GSV alternatif 	nfinement e de porteur on 1 on 2	 Viscosité cinématiq Option Suppression Débit massique Débit massique hui Débit massique eau HBSI Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Débit volumique S8 Densité de référence Débit volumique co Débit volumique co Débit volumique co 	n débit de fuite le i if if n 1 n 2 tion 1 tion 2 kW te te alternative rrigé	 Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives	
N°	Texte court			
913	Fluide inadapté		1. Contrôler les conditions de process	
	Etat de la variable de mesure	[au départ usine] 1)	2. Vérifier les modules électroniques ou le capteur	
	Quality	Uncertain		
	Quality substatus	Process related		
	Coding (hex)	0x78 0x7B		
	Signal d'état	S		
	Comportement du diagnostic	Warning		
	Variables de mesure influenc	ées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de coi Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique con Option Détection de tube vi Débit GSV Débit GSV alternatif 	nfinement e	Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 uile Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. On 1 Viscosité cinématique compensée en temp. Température Lation 1 Etat Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut Water cut	

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Te	xte court	
941	Température API hors spécifica	ation	1. Vérifier la température de process avec le groupe de produits API
	Etat de la variable de mesure		sélectionné 2. Vérifier les paramètres liés à l'API
	Quality	Bad	•
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 0x27	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influenc	ées	
	 Densité huile Densité eau Débit GSV Débit GSV alternatif Débit massique Débit massique huile 	 Débit massique eau Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Débit volumique S& Densité de référence 	 Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Débit volumique huile BéW Débit volumique eau

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
942	Densité API hors spécification		Vérifier la densité de process avec le groupe de produits API
	Etat de la variable de mesure		sélectionné 2. Vérifier les paramètres liés à l'API
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 0x27	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influencées		
	Débit massique		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
943	Pression API hors spécification		1. Vérifier la pression de process avec le groupe de produits API
	Etat de la variable de mesure		sélectionné 2. Vérifier les paramètres liés à l'API
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 0x27	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influenc	rées	
	 Densité huile Densité eau Débit MSV Débit GSV Débit GSV alternatif Débit massique Débit massique Débit massique huile Densité de référen 		 Débit volumique corrigé huile if Débit volumique corrigé eau Débit volumique huile &W Débit volumique eau

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
944	Échec surveillance			Contrôler les conditi	ons de process pour surveillance Heartbeat
	Etat de la variable de mesure	au départ usi	ine] 1)		
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Maintenance	alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influenc	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Concentration Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Viscosité dynamique Température électronique capteur (ISEM) Option Détection 0 Viscosité cinématic Débit massique HBSI Pression externe Courant d'excitatio Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Densité de référence 		que n débit de fuite n 1 n 2 tion 1 tion 2	 Débit volumique corrigé Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température État Débit volumique 	

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
948	Amortissement d'oscillation trop élevé		Vérifier conditions process
	Etat de la variable de mesure	[au départ usine] 1)	
	Quality	Uncertain	
	Quality substatus	Process related	
	Coding (hex)	0x78 0x7B	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	ées	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Concentration Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Viscosité dynamique Température électronique cor Option Détection de tube virule Débit GSV Débit GSV alternatif 	nfinement e	Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Litination 1 Etat Lation 2 Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

12.8 Messages de diagnostic en cours


Le menu **Diagnostic** permet d'afficher séparément le dernier événement de diagnostic apparu et actuel.

- Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :
 - Via l'afficheur local → 🖺 199

 - Via l'outil de configuration "FieldCare" → 🗎 202
 - Via l'outil de configuration "DeviceCare" → 🗎 202
- D'autres événements de diagnostic existants peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** → 🗎 258.

Navigation

Menu "Diagnostic"



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Diagnostic actuel	Un événement de diagnostic s'est produit.	Montre l'évènement diagnostic en cours avec ses informations de diagnostique. En présence de plusieurs messages, c'est le message de diagnostic avec la plus haute	Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court
Dernier diagnostic	Deux événements de diagnostic se sont déjà produits.	priorité qui est affiché. Montre l'événement de diagnostic qui a eu lieu avant l'événement de diagnostic actuel.	Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court
Temps de fct depuis redémarrage	-	Montre le temps de fonctionnement de l'appareil depuis le dernier redémarrage.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Temps de fonctionnement	-	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)


12.9 Liste de diagnostic

Jusqu'à 5 événements de diagnoctic actuellement en cours peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** avec les informations de diagnostic correspondantes. S'il y a plus de 5 événements de diagnostic, ce sont les messages avec la plus haute priorité qui sont affichés.

Chemin de navigation

Diagnostic → Liste de diagnostic

258



🖪 40 🛮 Exemple de l'afficheur local

🛂 Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :

- Via l'afficheur local → 🖺 199
- Via le navigateur web → 🖺 200
- Via l'outil de configuration "FieldCare" → 🗎 202
- Via l'outil de configuration "DeviceCare" → 🗎 202


12.10 Journal d'événements

12.10.1 Consulter le journal des événements

Le menu **Liste événements** donne un aperçu chronologique des messages d'événements apparus.

Chemin de navigation

Menu **Diagnostic** → sous-menu **Journal d'événements** → Liste d'événements



A0014008-FF

🖪 41 🛮 Exemple de l'afficheur local

- Un maximum de 20 messages d'événement est affiché dans l'ordre chronologique.
- Si le pack application HistoROM étendue (option de commande) est activé dans l'appareil, la liste des événements peut contenir jusqu'à 100 entrées.

L'historique des événements comprend des entrées relatives à des :

- Événements de diagnostic → 🖺 205
- Événements d'information → 🗎 260

Outre le temps de fonctionnement au moment de l'apparition de l'événement, chaque événement est également associé à un symbole qui indique si l'événement s'est produit ou est terminé :

- Événement de diagnostic
 - 🕣 : Apparition de l'événement
 - 🕒 : Fin de l'événement
- Événement d'information
 - € : Apparition de l'événement
- Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :
 - Via l'afficheur local → 199

 - Via l'outil de configuration "DeviceCare" →

 202
- Pour le filtrage des messages événement affichés → 🖺 260

12.10.2 Filtrage du journal événements

A l'aide du paramètre **Options filtre**, vous pouvez définir la catégorie de messages d'événement à afficher dans le sous-menu **Liste événements**.

Chemin de navigation

Diagnostic → Journal d'événements → Options filtre

Catégories de filtrage

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)
- Information (I)

12.10.3 Aperçu des événements d'information

Contrairement aux événements de diagnostic, les événements d'information sont uniquement affichés dans le journal des événements et non dans la liste diagnostic.

Evénement d'information	Texte d'événement
I1000	(Appareil ok)
I1079	Capteur remplacé
I1089	Démarrage appareil
I1090	RAZ configuration
I1091	Configuration modifiée
I1092	Sauvegarde HistoROM supprimé
I1111	Défaut d'ajustage densité
I1137	Electronique changée
I1151	Reset historiques
I1155	Réinitialisation température électron.
I1156	Erreur mémoire tendance
I1157	Liste événements erreur mémoire
I1184	Afficheur raccordé
I1209	Ajustage densité ok
I1221	Défaut d'ajustage du zéro
I1222	Ajustage du zéro ok
I1256	Afficheur: droits d'accès modifié
I1278	Réinitialisation du module E/S détecté
I1335	Firmware changé
I1361	Echec connexion serveur Web
I1397	Fieldbus: droits d'accès modifié
I1398	CDI: droits d'accès modifié
I1444	Vérification appareil réussi
I1445	Échec vérification appareil
I1447	Enregistrer données référence applicat.
I1448	Données référence applicat. enregistrés
I1449	Échec enregistrement données réf. appli.
I1450	Arrêt surveillance

Evénement d'information	Texte d'événement
I1451	Marche surveillance
I1457	Échec: vérification erreur de mesure
I1459	Échec: vérification du module E/S
I1460	Vérification HBSI échoué
I1461	Échec: vérification capteur
I1462	Échec:vérif. module électronique capteur
I1512	download démarré
I1513	Download fini
I1514	Upload démarré
I1515	Upload fini
I1618	Module E/S 2 remplacé
I1619	Module E/S 3 remplacé
I1621	Module E/S 4 remplacé
I1622	Etalonnage changé
I1624	RAZ tous les totalisateurs
I1625	Protection en écriture activée
I1626	Protection en écriture désactivée
I1627	Login serveur Web réussie
I1628	Afficheur: login réussi
I1629	Succès du login via CDI
I1631	Accès serveur web modifié
I1632	Afficheur: échec de login
I1633	Échec du login via CDI
I1634	Réinitialisation des paramètres usine
I1635	Retour aux paramètres livraison
I1636	Réinitialisation adresse bus de terrain
I1639	N° max. de cycles de commutation atteint
I1649	Protection Hardware activée
I1650	Protection Hardware désactivée
I1712	Nouveau fichier flash reçu
I1725	Module électronique capteur(ISEM) changé
I1726	Echec de la sauvegarde de configuration

12.11 Réinitialisation de l'appareil de mesure

La configuration entière de l'appareil ou une partie de la configuration peut être réinitialisée à un état défini à l'aide du Paramètre **Reset appareil** ($\rightarrow \stackrel{\text{\tiny le}}{=} 162$).

12.11.1 Étendue des fonctions du paramètre "Reset appareil"

Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et l'utilisateur quitte le paramètre.
État au moment de la livraison	Chaque paramètre, pour lequel un préréglage spécifique a été commandé par le client, est ramené à la valeur spécifique au client. Tous les autres paramètres sont ramenés à leurs valeurs par défaut.
Rédémarrer l'appareil	Lors du redémarrage, tous les paramètres, dont les données sont enregistrées dans la mémoire volatile (RAM), sont réinitialisés aux réglages par défaut (p. ex. données des valeurs mesurées). La configuration de l'appareil est conservée.
Restaurer la sauvegarde S- DAT	Restaure les données qui sont sauvegardées sur la S-DAT. Informations supplémentaires : Cette fonction peut être utilisée pour résoudre le problème de mémoire "083 Contenu mémoire inconsistant" ou pour restaurer les données de la S-DAT lorsqu'une nouvelle S-DAT a été installé. Cette option est affichée uniquement en cas d'alarme.

12.12 Informations sur l'appareil

Le sous-menu **Information appareil** contient tous les paramètres affichant différentes informations pour identifier l'appareil.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Information appareil

► Information appareil	
Désignation du point de mesure	→ 🖺 263
Numéro de série	→ 🖺 263
Version logiciel	→ 🖺 263
Nom d'appareil	→ 🖺 263
Code commande	→ 🖺 263
Référence de commande 1	→ 🖺 263
Référence de commande 2	→ 🖺 263
Référence de commande 3	→ 🖺 263
Version ENP	→ 🖺 263
PROFIBUS ident number	→ 🖺 263
Status PROFIBUS Master Config	→ 🖺 263

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage	Réglage usine
Désignation du point de mesure	Indique le nom du point de mesure.	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /).	Promass 500 PA
Numéro de série	Montre le numéro de série de l'appareil.	Chaîne de caractères de 11 chiffres max. comprenant des lettres et des chiffres.	-
Version logiciel	Montre la version de firmware d'appareil installé.	Succession de caractères au format xx.yy.zz	-
Nom d'appareil	Montre le nom du transmetteur. Se trouve également sur la plaque signalétique du transmetteur.	Promass 300/500	-
Code commande	Montre la référence de commande de l'appareil. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Order code".	Chaîne de caractères alphanumériques et de signes de ponctuation (p. ex. /).	-
Référence de commande 1	Montre la 1ère partie de la référence de commande étendu. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".	Chaîne de caractères	-
Référence de commande 2	Montre la 2nd partie de la référence de commande étendu. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".	Chaîne de caractères	-
Référence de commande 3	Montre la 3ème partie de la référence de commande étendu. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".	Chaîne de caractères	-
Version ENP	Montre la version de la plaque signalétique électronique (ENP).	Chaîne de caractères	-
PROFIBUS ident number	Affiche le numéro d'identification PROFIBUS.	0 FFFF	0x156D
Status PROFIBUS Master Config	Indique l'état de la configuration du maître PROFIBUS.	ActiveNon actif	-

12.13 Versions du firmware

Date de sortie	Version de firmware	Caractérist ique de commande "Version de firmware"	Modifications du firmware	Type de documentation	Documentation
08.2016	01.00.zz	Option 72	Firmware d'origine	Manuel de mise en service	BA01554D/06/FR/01.16
11.2018	01.01.zz	Option 68	 Pétrole - nouveau Concentration - mise à jour Afficheur local - performance accrue et entrée des données via l'éditeur de texte Verrouillage des touches optimisé pour l'afficheur local Mise à jour de la caractéristique serveur web Support pour la fonction de données de tendance Fonction Heartbeat améliorée pour inclure des résultats détaillés (page 3/4 du rapport) Configuration de l'appareil en format PDF (journal des paramètres, identique à l'impression FDT) Capacité réseau de l'interface Ethernet (service) Mise à jour complète de la caractéristique Heartbeat Afficheur local - support pour le mode infrastructure WLAN Implémentation du code de réinitialisation 	Manuel de mise en service	BA01554D/06/FR/02.18

- Il est possible de flasher le firmware sur la version actuelle ou la version précédente à l'aide de l'interface service.
- Pour la compatibilité de la version de firmware avec la version précédente, les fichiers de description d'appareil installés et les outils de configuration, tenir compte des indications dans le document "Information du fabricant" relatif à l'appareil.
- Les informations du fabricant sont disponibles :
 - ullet Dans la zone de téléchargement de la page Internet Endress+Hauser : www.fr.endress.com \to Télécharger

264

- Indiquer les détails suivants :
 - Racine produit : p. ex. 805B
 La racine produit est la première partie de la référence de commande : voir la plaque signalétique sur l'appareil.
 - Recherche de texte : informations du fabricant
 - Type de média : Documentation Manuels et fiches techniques

13 Maintenance

13.1 Travaux de maintenance

Aucune maintenance particulière n'est nécessaire.

13.1.1 Nettoyage extérieur

Lors du nettoyage extérieur des appareils de mesure, il faut veiller à ce que le produit de nettoyage employé n'attaque pas la surface du boîtier et les joints.

13.2 Outils de mesure et de test

Endress+Hauser propose une multitude d'outils de mesure et de test, tels que Netilion ou des tests d'appareil.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

Liste de certains outils de mesure et de test : $\rightarrow \implies 271$

13.3 Services Endress+Hauser

Endress+Hauser offre une multitude de prestations comme le réétalonnage, la maintenance ou les tests d'appareils.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

14 Réparation

14.1 Généralités

14.1.1 Concept de réparation et de transformation

Le concept de réparation et de transformation Endress+Hauser prévoit ce qui suit :

- Les appareils sont de construction modulaire.
- Les pièces de rechange sont disponibles par kits avec les instructions de montage correspondantes.
- Les réparations sont effectuées par le service après-vente Endress+Hauser ou par des clients formés en conséquence.
- Seul le Service Endress+Hauser ou nos usines sont autorisées à réaliser la transformation d'un appareil certifié en une autre version certifiée.

14.1.2 Remarques relatives à la réparation et à la transformation

Lors de la réparation et de la transformation d'un appareil de mesure, tenir compte des conseils suivants :

- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Endress+Hauser.
- ▶ Effectuer la réparation selon les instructions du manuel de mise en service.
- ► Tenir compte des normes, directives nationales, documentations Ex (XA) et certificats en viqueur.
- ► Documenter toutes les réparations et transformations, et entrer les détails dans Netilion Analytics.

14.2 Pièces de rechange

Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Toutes les pièces de rechange pour l'appareil de mesure, accompagnées de la référence de commande, sont répertoriées ici et peuvent être commandées. Les utilisateurs peuvent également télécharger les Instructions de montage associées, si disponibles.

- 🚹 Numéro de série de l'appareil :
 - Se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.
 - Peut être lu via le paramètre Numéro de série (→ ≅ 263) dans le sous-menu Information appareil.

14.3 Services Endress+Hauser

Endress+Hauser propose un grand nombre de services.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

14.4 Retour de matériel

Les exigences pour un retour sûr de l'appareil peuvent varier en fonction du type d'appareil et de la législation nationale.

- 1. Consulter la page web pour les informations : https://www.endress.com/support/return-material
 - Sélectionner la région.
- 2. En cas de retour de l'appareil, l'appareil doit être protégé de façon fiable contre les chocs et les influences externes. L'emballage d'origine assure une protection optimale.

14.5 Mise au rebut



Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner au fabricant en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

14.5.1 Démontage de l'appareil de mesure

1. Mettre l'appareil sous tension.

AVERTISSEMENT

Mise en danger de personnes par les conditions du process!

- ► Tenir compte des conditions de process dangereuses comme la pression, les températures élevées ou les produits agressifs au niveau de l'appareil de mesure.
- 2. Effectuer dans l'ordre inverse les étapes de montage et de raccordement décrites aux chapitres "Montage de l'appareil de mesure" et "Raccordement de l'appareil de mesure". Respecter les consignes de sécurité.

14.5.2 Mise au rebut de l'appareil

AVERTISSEMENT

Mise en danger du personnel et de l'environnement par des produits à risque!

► S'assurer que l'appareil de mesure et toutes les cavités sont exempts de produits dangereux pour la santé et l'environnement, qui auraient pu pénétrer dans les interstices ou diffuser à travers les matières synthétiques.

Observer les consignes suivantes lors de la mise au rebut :

- ► Tenir compte des directives nationales en vigueur.
- Veiller à un tri et à une valorisation séparée des différents composants.

15 Accessoires

Différents accessoires sont disponibles pour l'appareil ; ceux-ci peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès de Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.

15.1 Accessoires spécifiques à l'appareil

15.1.1 Pour le transmetteur

Accessoires	Description	
Transmetteur Proline 500 – numérique Proline 500	Transmetteur pour remplacement ou stockage. Utiliser la structure de commande pour définir les spécification suivantes : Agréments Sortie Entrée Affichage/configuration Boîtier Software Proline 500 – transmetteur numérique : Référence : 8X5BXX-********A Transmetteur Proline 500 : Référence : 8X5BXX-**********************************	
	Transmetteur Proline 500 de remplacement : Il est essentiel d'indiquer le numéro de série du transmetteur actuel lors de la commande. Sur la base du numéro de série, les données spécifiques à l'appareil (p. ex. facteurs d'étalonnage) de l'appareil remplacé peuvent être utilisées pour le nouveau transmetteur.	
	 Proline 500 – Transmetteur numérique : Instructions de montage EA01151D Transmetteur Proline 500 : Instructions de montage EA01152D 	
Antenne WLAN externe	Antenne WLAN externe avec câble de raccordement de 1,5 m (59,1 in) et deux supports d'angle. Caractéristique de commande "Accessoire fourni", option P8 "Antenne sans fil longue portée". L'antenne WLAN externe n'est pas adaptée à une utilisation dans les applications hygiéniques.	
	 Informations complémentaires concernant l'interface WLAN →	
	Instruction de montage EA01238D	
Kit de montage sur colonne	Kit de montage sur colonne pour transmetteur. Transmetteur Proline 500 – numérique Référence: 71346427	
	Instruction de montage EA01195D Transmetteur Proline 500 Référence: 71346428	
Capot de protection climatique	Utilisé pour protéger l'appareil de mesure contre les effets climatiques : p ex. la pluie, un réchauffement excessif dû au rayonnement solaire.	
Transmetteur Proline 500 – numérique Proline 500 – numérique Proline 500 Proline 500 Proline 500 Référence : 71343504 Transmetteur Proline 500 Référence : 71343505		
	Instruction de montage EA01191D	

Capot de protection de l'afficheur Proline 500 – numérique	Utilisé pour protéger l'afficheur contre les chocs et l'abrasion, p. ex. due au sable des régions désertiques. Référence: 71228792 Instruction de montage EA01093D	
Câble de raccordement Proline 500 – numérique Capteur - Transmetteur	Le câble de raccordement peut être commandé directement avec l'appareil de mesure (caractéristique de commande "Câble, raccordement du capteur) ou en tant qu'accessoire (référence DK8012). Le câble est disponible dans les longueurs suivantes : caractéristique de commande "Câble, raccordement du capteur" Option B : 20 m (65 ft) Option E : Configurable par l'utilisateur jusqu'à max. 50 m Option F : Configurable par l'utilisateur jusqu'à max. 165 ft Longueur maximale possible pour le câble de raccordement du Proline 500 – numérique : 300 m (1000 ft)	
Câbles de raccordement Proline 500 Capteur - Transmetteur	Le câble de raccordement peut être commandé directement avec l'appareil de mesure (Caractéristique de commande "Câble, raccordement du capteur") ou en tant qu'accessoire (référence DK8012). Le câble est disponible dans les longueurs suivantes : caractéristique de commande "Câble, raccordement du capteur" Option 1 : 5 m (16 ft) Option 2 : 10 m (32 ft) Option 3 : 20 m (65 ft) Longueur possible pour un câble de raccordement du Proline 500 : max. 20 m (65 ft)	

15.1.2 Pour le capteur

Accessoires	Description	
Enveloppe de réchauffage	Utilisée pour stabiliser la température des produits dans le capteur. L'eau, la vapeur d'eau et d'autres liquides non corrosifs sont admis en tant que fluides caloporteurs.	
	En cas d'utilisation d'huile comme fluide de chauffage, consulter Endress +Hauser.	
	Documentation Spéciale SD02159D	

15.2 Accessoires spécifiques au service

Accessoires	Description
Applicator	Logiciel pour la sélection et le dimensionnement d'appareils de mesure Endress+Hauser : Choix des appareils de mesure en fonction des exigences industrielles Calcul de toutes les données nécessaires à la détermination du débitmètre optimal : p. ex. diamètre nominal, perte de charge, vitesse d'écoulement et précision de mesure. Affichage graphique des résultats du calcul Détermination de la référence partielle, gestion, documentation et accès à tous les paramètres et données d'un projet sur l'ensemble de sa durée de vie. Applicator est disponible : Via Internet : https://portal.endress.com/webapp/applicator
Netilion	Écosystème lloT : Déverrouiller les connaissances Avec l'écosystème Netilion lloT, Endress+Hauser permet d'optimiser les performances de l'installation, de numériser les flux de travail, de partager des connaissances et d'améliorer la collaboration. S'appuyant sur des décennies d'expérience dans l'automatisation des process, Endress+Hauser propose à l'industrie des process un écosystème IIoT conçu pour extraire sans effort des informations à partir des données. Ces informations permettent d'optimiser les process, ce qui conduit à une disponibilité, une efficacité et une fiabilité accrues de l'installation, et donc à une plus grande rentabilité. www.netilion.endress.com
FieldCare	Outil de gestion des équipements d'Endress+Hauser basé sur FDT. Il permet de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement. Manuel de mise en service BA00027S et BA00059S
DeviceCare	Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser. Brochure Innovation IN01047S

15.3 Composants système

Accessoires	Description	
Enregistreur graphique Memograph M	L'enregistreur graphique Memograph M fournit des informations sur toutes les variables mesurées importantes. Les valeurs mesurées sont enregistrées de façon sûre, les seuils sont surveillés et les points de mesure sont analysés. La sauvegarde des données est réalisée dans une mémoire interne de 256 Mo et également sur une carte SD ou une clé USB.	
	 Information technique TI00133R Manuel de mise en service BA00247R 	
Cerabar M	Transmetteur pour la mesure de pression absolue et relative de gaz, vapeurs et liquides. Il peut être utilisé pour la mémorisation de la valeur de pression de service.	
	 Information technique TI00426P et TI00436P Manuel de mise en service BA00200P et BA00382P 	

Accessoires	Description	
Cerabar S	Transmetteur pour la mesure de pression absolue et relative de gaz, vapeurs et liquides. Il peut être utilisé pour la mémorisation de la valeur de pression de service.	
	 Information technique TI00383P Manuel de mise en service BA00271P 	
iTEMP	Les transmetteurs de température sont utilisables de manière universelle pour mesure de gaz, vapeurs et liquides. Ils peuvent être utilisés pour la mémorisation la température du produit.	
	Brochure "Fields of Activity" FA00006T	

272

16 Caractéristiques techniques

16.1 Domaine d'application

L'appareil de mesure est uniquement destiné à la mesure du débit de liquides et de gaz.

Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.

Afin de garantir un état parfait de l'appareil pendant la durée de fonctionnement, il convient de l'utiliser uniquement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec le process possèdent une résistance suffisante.

16.2 Principe de fonctionnement et architecture du système

Principe de mesure	Mesure du débit massique d'après le principe Coriolis	
Ensemble de mesure	L'ensemble de mesure se compose d'un transmetteur et d'un capteur. Le transmetteur et le capteur sont montés à des emplacements différents. Ils sont interconnectés par des câbles de raccordement.	
	Pour des informations sur la structure de l'appareil de mesure $ ightarrow~ ilde{f \square}$ 14	

16.3 Entrée

Variable mesurée

Variables mesurées directes

- Débit massique
- Masse volumique
- Température

Variables mesurées calculées

- Débit volumique
- Débit volumique corrigé
- Masse volumique de référence

Gamme de mesure

Gamme de mesure pour les liquides

DN		Valeurs de fin d'échelle m _{min(F)}	_
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
80	3	0 180 000	0 6 615
100	4	0 350 000	0 12 860
150	6	0 800 000	0 29 400
250	10	0 2 200 000	0 80850

Gamme de mesure pour les gaz

La fin d'échelle dépend de la masse volumique et de la vitesse du son du gaz utilisé. La fin d'échelle peut être calculée à l'aide des formules suivantes :

$$\dot{m}_{\text{max}(G)} = (\rho_G \cdot (c_G/m) \cdot d_i^2 \cdot (\pi/4) \cdot 3600 \cdot n)$$

m _{max(G)}	Valeur de fin d'échelle maximale pour gaz [kg/h]
ρ_{G}	Masse volumique du gaz en [kg/m³] sous conditions de process
\mathbf{c}_{G}	Vitesse du son (gaz) [m/s]
d _i	Diamètre intérieur du tube de mesure [m]
π	Pi
n = 2	Nombre de tubes de mesure
m = 2	Pour tous les gaz sauf les gaz H2 et He purs
m = 3	Pour gaz H2 et He purs

Gamme de mesure recommandée



Limite de débit \rightarrow $\stackrel{ riangle}{ riangle}$ 290

Dynamique de mesure

Supérieure à 1000 : 1

Les débits supérieurs à la valeur de fin d'échelle réglée ne surchargent pas l'électronique, si bien que le débit totalisé est mesuré correctement.


274

Signal d'entrée

Valeurs mesurées externes

Pour améliorer la précision de mesure de certaines variables mesurées ou pour pouvoir calculer le débit volumique corrigé de gaz, le système d'automatisation peut enregistrer différentes valeurs mesurées en continu dans l'appareil de mesure :

- Pression de service permettant d'augmenter la précision de mesure (Endress+Hauser recommande d'utiliser un transmetteur de pression absolue, p. ex. Cerabar M ou Cerabar S)
- Température du produit permettant d'augmenter la précision de mesure (p. ex. iTEMP)
- Masse volumique de référence pour le calcul du débit volumique corrigé pour les gaz



La mémorisation de valeurs mesurées externes est recommandée pour le calcul du débit volumique corrigé.

Entrée courant

Communication numérique

Les valeurs mesurées sont écrites par le système d'automatisation via PROFIBUS PA.

Entrée courant 0/4...20 mA

Entrée courant	0/420 mA (active/passive)
Étendue de mesure courant	420 mA (active)0/420 mA (passive)
Résolution	1 μΑ
Perte de charge	Typique : 0,6 2 V pour 3,6 22 mA (passive)
Tension d'entrée maximale	≤ 30 V (passive)
Tension de rupture de ligne	≤ 28,8 V (active)
Variables d'entrée possibles	 Pression Température Masse volumique

Entrée d'état

Valeurs d'entrée maximales	■ DC-3 30 V ■ Si l'entrée d'état est active (ON) : $R_i > 3 \text{ k}\Omega$
Temps de réponse	Configurable : 5 200 ms
Niveau du signal d'entrée	 Low Signal (bas): DC -3 +5 V High Signal (haut): DC 12 30 V
Fonctions pouvant être affectées	 Désactiver Reset des totalisateurs séparément Reset tous les totalisateurs Dépassement débit

16.4 Sortie

Signal de sortie

PROFIBUS PA

PROFIBUS PA	Conformément à EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP), à isolation galvanique
Transmission de données	31,25 kbit/s
Consommation de courant	10 mA
Tension d'alimentation admissible	9 32 V
Connexion bus	Avec protection contre les inversions de polarité intégrée

Sortie courant 4...20 mA

Mode de signal	Réglable sur : Actif Passif
Gamme de courant	Réglable sur : 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA (uniquement si le mode de signal est actif) Valeur de courant fixe
Valeurs de sortie maximales	22,5 mA
Tension de circuit ouvert	DC 28,8 V (active)
Tension d'entrée maximale	DC 30 V (passive)
Charge	0 700 Ω
Résolution	0,38 μΑ
Amortissement	Configurable : 0 999,9 s
Variables mesurées pouvant être affectées	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température Température de l'électronique Fréquence d'oscillation 0 Amortissement de l'oscillation 0 Asymétrie du signal Courant d'excitation 0 La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Sortie courant 4...20 mA Ex i passive

Référence de commande	"Sortie ; entrée 2" (21), "Sortie ; entrée 3" (022) : Option C : sortie courant 420 mA Ex i passive
Mode de signal	Passif
Gamme de courant	Réglable sur : 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA Valeur de courant fixe

276

Valeurs de sortie maximales	22,5 mA
Tension d'entrée maximale	DC 30 V
Charge	0 700 Ω
Résolution	0,38 μΑ
Amortissement	Configurable : 0 999 s
Variables mesurées pouvant être affectées	Débit massique Débit volumique Masse volumique Masse volumique Masse volumique de référence Température Température Fréquence d'oscillation 0 Amortissement de l'oscillation 0 Asymétrie du signal Courant d'excitation 0 La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Sortie impulsion/fréquence/tor

Fonction	Peut être configuré comme sortie impulsion, fréquence ou tor	
Version	Collecteur ouvert	
	Réglable sur : Actif Passif NAMUR passif Ex-i, passive	
Valeurs d'entrée maximales	DC 30 V, 250 mA (passive)	
Tension de circuit ouvert	DC 28,8 V (active)	
Chute de tension	Pour 22,5 mA : ≤ DC 2 V	
Sortie impulsion		
Valeurs d'entrée maximales	DC 30 V, 250 mA (passive)	
Courant de sortie maximal	22,5 mA (active)	
Tension de circuit ouvert	DC 28,8 V (active)	
Largeur d'impulsion	Configurable : 0,05 2 000 ms	
Fréquence d'impulsions max.	10 000 Impulse/s	
Valeur d'impulsion	Configurable	
Variables mesurées pouvant être affectées	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou 	
	plusieurs packs d'applications.	
Sortie fréquence	Sortie fréquence	
Valeurs d'entrée maximales	DC 30 V, 250 mA (passive)	
Courant de sortie maximal	22,5 mA (active)	
Tension de circuit ouvert	DC 28,8 V (active)	

Fréquence de sortie	Configurable : fréquence finale 2 10 000 Hz(f _{max} = 12 500 Hz)
Amortissement	Configurable : 0 999,9 s
Rapport impulsion/pause	1:1
Variables mesurées pouvant être affectées	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température Température de l'électronique Fréquence d'oscillation 0 Amortissement de l'oscillation 0 Asymétrie du signal Courant d'excitation 0
	La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.
Sortie tout ou rien	
Valeurs d'entrée maximales	DC 30 V, 250 mA (passive)
Tension de circuit ouvert	DC 28,8 V (active)
Comportement de commutation	Binaire, conducteur ou non conducteur
Temporisation à la commutation	Configurable : 0 100 s
Nombre de cycles de commutation	Illimité
Fonctions attribuables	 Désactiver On Comportement diagnostic Seuil Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température Totalisateur 1-3 Surveillance du sens d'écoulement État Détection de tube partiellement rempli Suppression débits fuite La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Sortie relais

Fonction	Sortie tout ou rien
Version	Sortie relais, à isolation galvanique
Comportement de commutation	Réglable sur : NO (normalement ouvert), réglage par défaut NC (normalement fermé)

Pouvoir de coupure maximum (passif)	■ DC 30 V, 0,1 A ■ AC 30 V, 0,5 A
Fonctions attribuables	■ Désactiver ■ On ■ Comportement diagnostic ■ Seuil ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé ■ Masse volumique ■ Masse volumique ■ Masse volumique de référence ■ Température ■ Totalisateur 1-3 ■ Surveillance du sens d'écoulement ■ État ■ Détection de tube partiellement rempli ■ Suppression débits fuite
	La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Entrée/sortie configurable par l'utilisateur

Une entrée ou sortie spécifique est affectée à une entrée/sortie configurable par l'utilisateur (E/S configurable) pendant la mise en service de l'appareil.

Les entrées et sorties suivantes peuvent être assignées :

- Choix de la sortie courant : 4...20 mA (active), 0/4...20 mA (passive)
- Sortie impulsion/fréquence/tor
- Choix de l'entrée courant : 4...20 mA (active), 0/4...20 mA (passive)
- Entrée d'état

Signal de défaut

Les informations de panne sont représentées comme suit en fonction de l'interface :

PROFIBUS PA

Messages d'état et d'alarme	Diagnostic selon PROFIBUS PA Profil 3.02
Courant de défaut FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA

Sortie courant 0/4 à 20 mA

4 à 20 mA

Mode défaut	Au choix : 4 20 mA conformément à la recommandation NAMUR NE 43 4 20 mA conformément à US
	 Valeur min.: 3,59 mA Valeur max.: 22,5 mA Valeur définissable entre: 3,59 22,5 mA Valeur effective
	Dernière valeur valable

0 à 20 mA

Mode défaut	Au choix :		
	■ Alarme maximale : 22 mA		
	■ Valeur définissable entre : 0 20,5 mA		

Sortie impulsion/fréquence/tor

Sortie impulsion		
Mode défaut	Au choix : Valeur effective Pas d'impulsion	
Sortie fréquence		
Mode défaut	Au choix : Valeur effective O Hz Valeur définissable entre : 2 12 500 Hz	
Sortie tout ou rien		
Mode défaut	Au choix : • État actuel • Ouvert • Fermé	

Sortie relais

Mode défaut	Au choix :
	Etat actuel
	Ouvert
	■ Fermé

Afficheur local

Affichage en texte clair Avec des informations sur la cause et les mesures correctives	
Rétroéclairage	Un rétroéclairage rouge signale un défaut d'appareil.



Signal d'état selon recommandation NAMUR NE 107

Interface/protocole

- Via communication numérique : PROFIBUS PA
- Via interface de service
 - Interface service CDI-RJ45
 - Interface WLAN

Affichage en texte clair

Navigateur web

Affichage en texte clair Avec indication sur l'origine et mesures correctives	
---	--

Diodes (LED)

Informations d'état	État indiqué par différentes LED			
	Les informations suivantes sont affichées selon la version d'appareil : Tension d'alimentation active Transmission de données active Présence d'une alarme/d'un défaut d'appareil			
	Information de diagnostic par LED → 🖺 194			

Débit de fuite	Les points de commutation pour la suppression des débits de fuite sont librement réglables.	
Séparation galvanique	Les sorties sont galvaniquement séparées : par rapport à l'alimentation électrique	
	 les unes par rapport aux autres par rapport à la borne de compensation de potentiel (PE) 	

Données spécifiques au protocole

ID fabricant	0x11			
Numéro d'ident.	0x156D			
Version Profile	3.02			
Fichiers de description d'appareil (GSD, DTM, DD)	Informations et fichiers sous : ■ https://www.endress.com/download Sur la page produit de l'appareil : PRODUITS → Recherche de produits → Liens ■ https://www.profibus.com			
Fonctions prises en charge	 Identification et maintenance Identification simple de l'appareil par le système de commande et la plaque signalétique PROFIBUS Up-/Download La lecture et l'écriture de paramètres est jusqu'à dix fois plus rapides avec l'upload/download PROFIBUS État condensé Informations de diagnostic simples et explicites grâce à une catégorisation des messages de diagnostic survenus 			
Configuration de l'adresse d'appareil	 Commutateurs DIP sur le module électronique E/S Afficheur local Via les outils de configuration (p. ex. FieldCare) 			
Compatibilité avec le modèle précédent	En cas de remplacement d'appareil, le débitmètre Promass 500 permet la compatibilité des données cycliques avec les modèles précédents. Il n'est pas nécessaire d'ajuster les paramètres techniques du réseau PROFIBUS au fichier GSD Promass 500. Modèles précédents : Promass 80 PROFIBUS PA N' ID : 1528 (hex) Fichier GSD étendu : EH3x1528.gsd Fichier GSD standard : EH3_1528.gsd Promass 83 PROFIBUS PA N' ID : 152A (hex) Fichier GSD étendu : EH3x152A.gsd Fichier GSD standard : EH3_152A.gsd			
Intégration système	Informations concernant l'intégration système → 🗎 100. ■ Transmission de données cyclique ■ Modèle de bloc ■ Description des modules			

16.5 Alimentation électrique

Affectation des bornes	→ 🖺 41
Connecteurs d'appareil disponibles	→ 🖺 41
Connecteurs d'appareil disponibles	→ 🖺 42

Tension	d'alimentation
1 61191011	uammemanon

Caractéristique de commande "Alimentation électrique"	Tension aux bornes		Gamme de fréquence
Option D	DC24 V	±20%	-
Option E	AC 100 240 V	-15+10%	50/60 Hz
Option I	DC24 V	±20 %	-
Option I	AC 100 240 V	-15+10%	50/60 Hz

Consommation électrique

Transmetteur

Max. 10 W (puissance active)

Courant de mise sous	Max. 36 A (<5 ms) selon recommandation NAMUR NE 21
tension	

Consommation de courant

Transmetteur

- Max. 400 mA (24 V)
- Max. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)

Coupure de courant

- Les totalisateurs restent sur la dernière valeur mesurée.
- Selon la version de l'appareil, la configuration est conservée dans la mémoire de l'appareil ou dans la mémoire de données enfichable (HistoROM DAT).
- Les messages d'erreur et le nombre d'heures de fonctionnement sont conservés dans la mémoire.

Élément de protection contre les surintensités

L'appareil doit être utilisé avec un disjoncteur dédié, celui-ci ne disposant pas d'un interrupteur ON/OFF propre.

- Le disjoncteur doit être facilement accessible et repéré de façon appropriée.
- Courant nominal autorisé du disjoncteur : 2 A jusqu'à max. 10 A.

Raccordement électrique

- →
 44
- → 🖺 52

Compensation de potentiel

→ 🖺 58

Bornes

Bornes à ressort : Adaptées aux torons et torons avec extrémités préconfectionnées. Section de câble $0,2\dots2,5\ \text{mm}^2$ ($24\dots12\ \text{AWG}$).

Entrées de câble

- Presse-étoupe : M20 × 1,5 avec câble Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Filetage pour entrée de câble :
 - NPT ½"
 - G ½"
 - M20
- Connecteur d'appareil pour communication numérique : M12
- Connecteur d'appareil pour câble de raccordement : M12 Un connecteur d'appareil est toujours utilisé pour la version d'appareil avec caractéristique de commande "Boîtier de raccordement capteur", option C "Ultracompact, hygiénique, inox".

Spécification de câble

→ 🖺 36


Parafoudre

Variations de la tension secteur	→ 🖺 282
Catégorie de surtension	Catégorie de surtension II
Surtension temporaire sur le court terme	Jusqu'à 1 200 V entre le câble et la terre, pendant 5 s max.
Surtension temporaire sur le long terme	Jusqu'à 500 V entre câble et terre

16.6 Performances

Conditions de référence


- Tolérances selon ISO/DIS 11631
- Eau
 - +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F)
 - 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- Données selon les indications du protocole d'étalonnage
- Précision basée sur des bancs d'étalonnage accrédités selon ISO 17025



Écart de mesure maximal

de m. = de la valeur mesurée ; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = température du produit mesuré

Précision de base



Débit massique et débit volumique (liquides)

- $\pm 0,05$ % de m. (en option pour débit massique : PremiumCal ; caractéristique de commande "Étalonnage débit", option D)
- ±0,10 % de m. (standard)

Débit massique (gaz)

±0,35 % de m.

Masse volumique (liquides)

Dans les conditions de référence	Étalonnage standard de la masse volumique	Gamme large Spécifications de masse volumique ^{1) 2)}	Étalonnage étendu de la masse volumique ^{3) 4)}
[g/cm³]	[g/cm³]	[g/cm³]	[g/cm³]
±0,0005	±0,0005	±0,001	±0,0005

-) Gamme valide pour l'étalonnage spécial de la masse volumique : 0 ... 2 g/cm³, +5 ... +80 °C (+41 ... +176 °F)
- Caractéristique de commande "Pack application", option EE "Masse volumique spéciale" (pour diamètre nominal ≤ 100 DN)
- 3) Gamme valide pour l'étalonnage étendu de la masse volumique : 0 ... 2 g/cm³, +20 ... +60 °C (+68 ... +140 °F)
- 4) Caractéristique de commande "Pack application", option E1 "Masse volumique étendue"

Température

 $\pm 0.5 \,^{\circ}\text{C} \pm 0.005 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.9 \,^{\circ}\text{F} \pm 0.003 \cdot (\text{T} - 32) \,^{\circ}\text{F})$

Stabilité du zéro

DN		Stabilité du zéro	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
80	3	9	0,330
100	4	14	0,514
150	6	32	1,17
250	10	88	3,23

Valeurs de débit

Valeurs de débit comme paramètres de rangeabilité en fonction du diamètre nominal.

Unités SI

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
80	180 000	18000	9000	3 600	1800	360
100	350000	35000	17 500	7 000	3 500	700
150	800 000	80000	40 000	16000	8000	1600
250	2 200 000	220000	110 000	44000	22 000	4400

Unités US

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3	6615	661,5	330,8	132,3	66,15	13,23
4	12 860	1286	643,0	257,2	128,6	25,72
6	29 400	2940	1470	588	294	58,80
10	80850	8085	4043	1617	808,5	161,7

Précision des sorties

Les sorties possèdent la précision de base suivante.

Sortie courant

Précision	±5 μA

Sortie impulsion/fréquence

de m. = de la mesure

Précision

Répétabilité

de m. = de la valeur mesurée ; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = température du produit mesuré

Répétabilité de base

Débit massique et débit volumique (liquides)

±0,025 % de m. (PremiumCal, pour débit massique)

±0,05 % de m.

Débit massique (gaz)

±0,25 % de m.

Masse volumique (liquides)

 $\pm 0,00025 \text{ g/cm}^3$

Température

 $\pm 0.25 \,^{\circ}\text{C} \pm 0.0025 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.45 \,^{\circ}\text{F} \pm 0.0015 \cdot (\text{T}-32) \,^{\circ}\text{F})$

Temps de réponse

Le temps de réponse dépend du paramétrage (amortissement).

Effet de la température ambiante

Sortie courant

Coefficient de	Max. 1 μΑ/°C
température	

Sortie impulsion/fréquence

Coefficient de	Pas d'effet additionnel. Inclus dans la précision de mesure.
température	

Effet de la température du produit

Débit massique

de P.E. = de la pleine échelle

En cas de différence entre la température pendant l'ajustage du zéro et la température de process, l'écart de mesure supplémentaire des capteurs est généralement de $\pm 0,0002$ %P.E./°C ($\pm 0,0001$ % de P.E./°F).

L'effet est réduit lorsque l'ajustage du zéro est réalisé à la température de process.

Masse volumique


En cas de différence entre la température de l'étalonnage de la masse volumique et la température de process, l'écart de mesure des capteurs est généralement de $\pm 0,00005$ g/cm³/°C ($\pm 0,000025$ g/cm³/°F). L'ajustage sur site de la masse volumique est possible.

Spécifications de masse volumique Wide Range (étalonnage spécial de la masse volumique)

Si la température de process est en dehors de la gamme valide ($\rightarrow \triangleq 283$) l'écart de mesure est de $\pm 0,00005$ g/cm³ /°C ($\pm 0,000025$ g/cm³ /°F)

Spécifications de masse volumique étendue

Si la température de process est en dehors de la gamme valide (\rightarrow \cong 283) l'écart de mesure est de $\pm 0,000025$ g/cm³ /°C ($\pm 0,0000125$ g/cm³ /°F)



- Ajustage sur site de la masse volumique, par exemple à +20 ℃ (+68 °F)
- Étalonnage spécial de la masse volumique 2
- 3 Étalonnage de la masse volumique étendue

Température

 $\pm 0,005 \cdot \text{T} \, ^{\circ}\text{C} \, (\pm 0,005 \cdot (\text{T} - 32) \, ^{\circ}\text{F})$

Effet de la pression du produit

Il est monté ci-dessous comment la pression de process (pression relative) affecte la précision du débit massique.

de m. = de la mesure



Il est possible de compenser cet effet en :

- Enregistrant la valeur de pression actuellement mesurée via l'entrée courant ou une entrée numérique.
- Indiquant une valeur fixe pour la pression dans les paramètres de l'appareil.



Manuel de mise en service .

DN		[% de m./bar]	[% de m./psi]
[mm]	[in]		
80	3	-0,0056	-0,0004
100	4	-0,0037	-0,0002
150	6	-0,002	-0,0001
250	10	-0,0067	-0,0005

Bases de calcul

de m. = de la mesure ; F.E. = de la fin d'échelle

BaseAccu = précision de base en % de m., BaseRepeat = répétabilité de base en % de m.

MeasValue = valeur mesurée ; ZeroPoint = stabilité du zéro

Calcul de l'écart de mesure maximal en fonction du débit


Débit	Ecart de mesure maximal en % de m.
≥ ZeroPoint · 100	± BaseAccu
A0021332	AUGELIJI
< ZeroPoint · 100	± ZeroPoint MeasValue · 100
A0021333	A0021334

286

Calcul de la répétabilité maximale en fonction du débit

Débit		Répétabilité maximale en % de m.
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot ZeroPoint}{BaseRepeat} \cdot 100$		± BaseRepeat
	A0021335	A0021340
< ¹ / ₂ ⋅ ZeroPoint BaseRepeat ⋅ 100		$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
	A0021336	A0021337

Exemple d'écart de mesure maximal



- É Écart de mesure maximal en % de m. (exemple)
- Q Débit en % de la valeur de fin d'échelle maximale

16.7 Montage

Conditions de montage

→ 🖺 22

16.8 Environnement

Gamme de température ambiante

→ 🖺 25

Tableaux de températures

Pour l'utilisation en zone explosible, tenir compte de la relation entre température ambiante admissible et température du produit.

Pour plus d'informations sur les tableaux de températures, voir la documentation séparée "Conseils de sécurité" (XA) pour l'appareil.

Température de stockaç	ge
Classe climatique	DIN EN 60068-2-38 (contrôle Z/AD)
Humidité relative	L'appareil peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur avec une humidité relative de 4 95 %.
Altitude limite	Selon EN 61010-1 ■ ≤ 2 000 m (6 562 ft) > 2 000 m (6 562 ft) avec parafoudre supplémentaire (p. ex. série HAW d'Endress+Hauser)

Indice de protection

Transmetteur

- IP66/67, boîtier type 4X, pour degré de pollution 4
- Lorsque le boîtier est ouvert : IP20, boîtier type 1, adapté au degré de pollution 2
- Module d'affichage : IP20, boîtier type 1, convient pour degré de pollution 2

Capteur

- IP66/67, boîtier type 4X, pour degré de pollution 4
- Lorsque le boîtier est ouvert : IP20, boîtier type 1, adapté au degré de pollution 2

En option

Caractéristique de commande "Options capteur", option CM "IP69

Antenne WLAN externe

IP67

Résistance aux chocs et aux vibrations

Vibration sinusoïdale, selon IEC 60068-2-6

Capteur : caractéristique de commande "Mat. tube mesure, surface des parties en contact avec le produit", option LA, SD, SE, SF, TH, TT, TU

- 2 ... 8,4 Hz, pic 3,5 mm
- 8,4 ... 2000 Hz, pic 1 q

Capteur : caractéristique de commande "Mat. tube mesure, surface des parties en contact avec le produit", option HA, SA, SB, SC

- 2 ... 8,4 Hz, pic 7,5 mm
- 8,4 ... 2 000 Hz, pic 2 q

Transmetteur

- 2 ... 8,4 Hz, pic 7,5 mm
- 8,4 ... 2000 Hz, pic 2 q

Vibrations aléatoires à large bande, selon IEC 60068-2-64

Capteur : caractéristique de commande "Mat. tube mesure, surface des parties en contact avec le produit", option LA, SD, SE, SF, TH, TT, TU

- 10 ... 200 Hz, 0,003 g²/Hz
- 200 ... 2000 Hz, 0,001 g²/Hz
- Total: 1,54 g rms

Capteur : caractéristique de commande "Mat. tube mesure, surface des parties en contact avec le produit", option HA, SA, SB, SC

- 10 ... 200 Hz, 0,01 g²/Hz
- 200 ... 2000 Hz, 0,003 g²/Hz
- Total: 2,70 g rms

Transmetteur

- 10 ... 200 Hz, 0,01 g²/Hz
- 200 ... 2000 Hz, 0,003 g²/Hz
- Total: 2,70 g rms

Choc demi-sinusoïdal, selon IEC 60068-2-27

- Capteur : caractéristique de commande "Mat. tube mesure, surface des parties en contact avec le produit", option LA, SD, SE, SF, TH, TT, TU 6 ms 30 q
- Capteur : caractéristique de commande "Mat. tube mesure, surface des parties en contact avec le produit", option HA, SA, SB, SC
 6 ms 50 q
- Transmetteur6 ms 50 g

Chocs dus à une manipulation brutale selon IEC 60068-2-31

Nettoyage interne

- Nettoyage NEP
- Nettoyage SEP

Options

- Version sans huile ni graisse pour parties en contact avec le produit, sans déclaration Caractéristique de commande "Service", option HA³⁾
- Version sans huile ni graisse pour parties en contact avec le produit selon IEC/TR 60877-2.0 et BOC 50000810-4, avec déclaration Caractéristique de commande "Service", option HB³⁾

Charge mécanique

Boîtier de transmetteur et boîtier de raccordement capteur :

- Protéger contre les effets mécaniques, tels que les chocs ou les impacts
- Ne pas se servir comme échelle ou marchepied

Compatibilité électromagnétique (CEM)

- Selon IEC/EN 61326 et recommandation NAMUR 21 (NE 21)
- Selon IEC/EN 61000-6-2 et IEC/EN 61000-6-4
- Pour plus de détails, voir la déclaration de conformité.
- Cet appareil n'est pas conçu pour l'utilisation dans des environnements résidentiels et ne peut pas y garantir une protection appropriée de la réception radio.

16.9 Process

Gamme de température du produit

-40 ... +205 °C (-40 ... +401 °F)

Diagramme de pression et de température



Pour un aperçu du diagramme de pression et de température pour les raccords process, voir l'Information technique

Boîtier du capteur

Le boîtier du capteur est rempli d'azote gazeux sec et protège les composants électroniques et mécaniques internes.



Si un tube de mesure est défaillant (par ex. en raison des propriétés du process comme des fluides corrosifs ou abrasifs), le fluide sera d'abord confiné dans le boîtier du capteur.

En cas de défaillance du tube, la pression à l'intérieur du boîtier du capteur augmentera en fonction de la pression de process actuelle. Si l'utilisateur estime que la pression d'éclatement du boîtier du capteur n'offre pas une marge de sécurité suffisante, l'appareil peut être équipé d'un disque de rupture. Cela empêche la formation d'une pression excessivement élevée à l'intérieur du boîtier du capteur. Par conséquent, il est fortement recommandé d'utiliser un disque de rupture dans des applications impliquant des pressions de gaz élevées, et en particulier dans des applications dans lesquelles la pression de process est supérieure à 2/3 de la pression d'éclatement du boîtier du capteur.

S'il est nécessaire de vidanger la fuite de produit dans un dispositif de décharge, le capteur doit être équipé d'un disque de rupture. Raccorder la décharge au raccord fileté supplémentaire .

³⁾ Le nettoyage ne concerne que l'appareil de mesure. Les accessoires fournis ne sont pas nettoyés.

Si le capteur doit être vidangé au gaz (détection de gaz), il doit être équipé de raccords de purge.



Ouvrir les raccords de purge uniquement si on peut remplir immédiatement après avec un gaz inerte et sec. Utiliser uniquement une basse pression pour purger.

Pression maximale:

■ DN 80 à 150 (3 à 6") : 5 bar (72,5 psi)

■ DN 250 (10") : 3 bar (43,5 psi)

Pression d'éclatement du boîtier du capteur


Les pressions d'éclatement suivantes du boîtier du capteur ne sont valables que pour des appareils standard et/ou des appareils équipés de raccords de purge fermés (pas ouverts/tels qu'à la livraison).

Si un appareil équipé de raccords de purge (Caractéristique de commande "Option capteur", option CH "Raccord de purge") est raccordé au système de purge, la pression maximale est déterminée par le système de purge lui-même ou par l'appareil, selon le composant possédant la pression la plus basse.

Si l'appareil est équipé d'un disque de rupture (Caractéristique de commande "Option capteur", option CA "Disque de rupture"), la pression de déclenchement du disque de rupture est décisive .


La pression d'éclatement du boîtier du capteur fait référence à une pression interne typique atteinte avant une défaillance mécanique du boîtier du capteur et déterminée lors de l'essai de type. La déclaration de l'essai de type correspondante peut être commandée avec l'appareil (caractéristique de commande "Agrément supplémentaire", option LN "Pression d'éclatement boîtier du capteur, essai de type").

DN		Pression d'éclatement du boîtier du capteur		
[mm]	[in]	[bar]	[psi]	
80	3	120	1740	
100	4	95	1370	
150	6	75	1080	
250	10	50	720	



Disque de rupture

Pour augmenter le niveau de sécurité, une version d'appareil avec un disque de rupture avec une pression de déclenchement de 10 ... 15 bar (145 ... 217,5 psi) peut être utilisée (caractéristique de commande "Option capteur", option CA "Disque de rupture").



Limite de débit


Le diamètre nominal approprié est déterminé par une optimisation entre débit et perte de charge admissible.

Pour un aperçu des fins d'échelle de la gamme de mesure, voir le chapitre "Gamme de mesure" $\rightarrow \stackrel{ ext{ }}{=} 274$

290

- La valeur de fin d'échelle minimum recommandée est d'env. 1/20 de la valeur de fin d'échelle maximale
- Dans la plupart des applications, on peut considérer que 20 ... 50 % de la fin d'échelle maximale est une valeur idéale
- Il faut sélectionner une fin d'échelle basse pour les produits abrasifs (comme les liquides avec solides entraînés) : vitesse d'écoulement < 1 m/s (< 3 ft/s).
- Dans le cas de mesures de gaz :
 - La vitesse d'écoulement dans les tubes de mesure ne devrait pas dépasser la moitié de la vitesse du son (0,5 Mach).
 - Le débit massique maximum dépend de la masse volumique du gaz : formule
- Pour calculer la limite de débit, utiliser l'outil de dimensionnement $Applicator \rightarrow \ \ \cong \ \ 271$

Perte de charge



Pression du système

→ 🖺 25

16.10 Construction mécanique

Construction, dimensions



Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir la documentation "Information technique", section "Construction mécanique"

Poids

Toutes les valeurs (poids hors matériau d'emballage) se rapportent à des appareils avec brides ASME B16.5 Class 900.

Transmetteur

- Proline 500 numérique polycarbonate : 1,4 kg (3,1 lbs)
- Proline 500 numérique aluminium : 2,4 kg (5,3 lbs)
- Proline 500 aluminium: 6,5 kg (14,3 lbs)
- Proline 500 inox moulé : 15,6 kg (34,4 lbs)

Capteur

- Capteur avec version du boîtier de raccordement en inox moulé : +3,7 kg (+8,2 lbs)
- Capteur avec version du boîtier de raccordement en aluminium :

Poids en unités SI

DN [mm]	Poids [kg]
80	75
100	141
150	246
250	572

Poids en unités US

DN [in]	Poids [lbs]
3	165
4	311

DN [in]	Poids [lbs]
6	542
10	1261

Matériaux

Boîtier du transmetteur

Boîtier du transmetteur Proline 500 - numérique

Caractéristique de commande "Boîtier du transmetteur" :

- Option A "Aluminium, revêtu" : aluminium, AlSi10Mg, revêtu
- Option **D** "Polycarbonate" : polycarbonate

Boîtier du transmetteur Proline 500

Caractéristique de commande "Boîtier du transmetteur" :

- Option A "Aluminium, revêtu" : aluminium, AlSi10Mq, revêtu
- Option L "Inox moulé": inox moulé, 1.4409 (CF3M) similaire à 316L

Matériau de la fenêtre

Caractéristique de commande "Boîtier du transmetteur" :

- Option **A** "Aluminium, revêtu" : verre
- Option **D** "Polycarbonate" : plastique
- Option L "Inox moulé" : verre

Composants de fixation pour montage sur une colonne

- Vis, boulons filetés, rondelles, écrous : inox A2 (acier au chrome-nickel)
- Plaques métalliques : inox, 1.4301 (304)

Boîtier de raccordement capteur

Caractéristique de commande "Boîtier de raccordement capteur" :

- Option **A** "Aluminium, revêtu" : aluminium, AlSi10Mg, revêtu
- Option **B** "Inox":
 - Inox 1.4301 (304)
 - En option : Caractéristique de commande "Option capteur", option **CC** "Version hygiénique, pour une résistance à la corrosion maximale" : inox 1.4404 (316L)
- Option **C** "Ultracompact, inox" :
 - Inox 1.4301 (304)
 - En option : Caractéristique de commande "Option capteur", option **CC** "Version hygiénique, pour une résistance à la corrosion maximale" : inox 1.4404 (316L)
- Option L "Inox moulé": 1.4409 (CF3M) similaire à 316L

Entrées de câble/presse-étoupe

Entrées de câble et adaptateurs	Matériau
Presse-étoupe M20 × 1,5	Plastique
 Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½" Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½" 	Laiton nickelé
Disponible uniquement pour certaines versions d'appareil : Caractéristique de commande "Boîtier du transmetteur" : Option A "Aluminium, revêtu" Option D "Polycarbonate" Caractéristique de commande "Boîtier de raccordement capteur" : Proline 500 – numérique : Option A "Aluminium, revêtu" Option B "Inox" Option L "Inox moulé" Proline 500 : Option B "Inox" Option L "Inox moulé"	
 Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½" Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½" 	Inox, 1.4404 (316L)
Disponible uniquement pour certaines versions d'appareil : Caractéristique de commande "Boîtier du transmetteur" : Option L "Inox moulé" Caractéristique de commande "Boîtier de raccordement capteur" : Option L "Inox moulé"	
Adaptateur pour connecteur d'appareil	Inox, 1.4404 (316L)
Connecteur d'appareil pour communication numérique : Disponible uniquement pour certaines versions d'appareil .	

Connecteur de l'appareil

Raccordement électrique	Matériau
Connecteur M12x1	Prise: inox 1.4404 (316L)Boîtier de contact: polyamide
	Contacts : laiton plaqué or

Câbles de raccordement



Le rayonnement UV peut détériorer la gaine extérieure du câble. Protéger le câble de l'exposition au soleil dans la mesure du possible.

Câble pour le raccordement du capteur au Proline 500 – transmetteur numérique Câble PVC avec blindage cuivre

Câble pour le raccordement du capteur au transmetteur Proline 500 Câble PVC avec blindage cuivre

Boîtier de capteur

- Surface externe résistant aux acides et bases
- Inox 1.4404 (316L)

Tubes de mesure

Inox, 1.4410/UNS S32750 25Cr Duplex (Super Duplex)

Raccords process

Inox, 1.4410/F53 25Cr Duplex (Super Duplex)

Joints

Raccords process soudés sans joints internes

Accessoires

Couvercle de protection

Inox 1.4404 (316L)

Antenne WLAN externe

Antenne : Plastique ASA (acrylonitrile styrène acrylate) et laiton nickelé

■ Adaptateur : Inox et laiton nickelé

■ Câble : Polyéthylène

Connecteur : Laiton nickeléÉquerre de montage : Inox

Raccords process

Raccords à bride fixe :

- Bride EN 1092-1 (DIN 2512N)
- Bride ASME B16.5
- Bride JIS B2220



Matériaux des raccords process → 🖺 293

Rugosité de surface

Toutes les données se rapportent aux pièces en contact avec le produit.

Les catégories de rugosité de surface suivantes peuvent être commandées : Non poli

16.11 Interface utilisateur

Langues

Peut être utilisé dans les langues suivantes :


- Via configuration sur site
 - Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Néerlandais, Portugais, Polonais, Russe, Turc, Chinois, Japonais, Coréen, Vietnamien, Tchèque, Suédois
- Via navigateur web
 - Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Néerlandais, Portugais, Polonais, Russe, Turc, Chinois, Japonais, Vietnamien, Tchèque, Suédois
- Via l'outil de configuration "FieldCare", "DeviceCare" : anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois, japonais

Configuration sur site

Via module d'affichage

Caractéristiques :

- Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option F "Affichage 4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques"
- Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN"
- 😭 Informations sur l'interface WLAN → 🖺 89



■ 42 Configuration avec touches optiques

- 1 Proline 500 numérique
- 2 Proline 500

Éléments d'affichage

- Afficheur 4 lignes, rétroéclairé
- Rétroéclairage blanc, rouge en cas de défaut d'appareil
- Affichage pour la représentation des grandeurs de mesure et des grandeurs d'état, configurable individuellement

Éléments de configuration

- Configuration de l'extérieur via 3 touches optiques sans ouverture du boîtier : 🛨, 🖃
- Éléments de configuration également accessibles dans les différentes zones Ex

Configuration à distance	→ 🗎 88
Interface service	→ 🖺 88

Outils de configuration pris en charge

Il est possible d'utiliser différents outils de configuration pour accéder en local ou à distance à l'appareil de mesure. Selon l'outil de configuration utilisé, l'accès est possible avec différentes unités d'exploitation et par l'intermédiaire d'un grand nombre d'interfaces.

Outils de configuration pris en charge	Unité d'exploitation	Interface	Informations complémentaires
Navigateur web	Ordinateur portable, PC ou tablette avec navigateur web	Interface service CDI- RJ45Interface WLAN	Documentation spéciale pour l'appareil → 🖺 304
DeviceCare SFE100	Ordinateur portable, PC ou tablette avec système Microsoft Windows	 Interface service CDI- RJ45 Interface WLAN Protocole de bus de terrain 	→ 🖺 271
FieldCare SFE500	Ordinateur portable, PC ou tablette avec système Microsoft Windows	 Interface service CDI- RJ45 Interface WLAN Protocole de bus de terrain 	→ 🖺 271

Outils de configuration pris en charge	Unité d'exploitation	Interface	Informations complémentaires
Field Xpert	SMT70/77/50	 Tous les protocoles de bus de terrain Interface WLAN Bluetooth Interface service CDI- RJ45 	Manuel de mise en service BA01202S Fichiers de description de l'appareil : Utiliser la fonction de mise à jour du terminal portable
Application SmartBlue	Smartphone ou tablette avec iOS ou Android	WLAN	→ 🗎 271

- Il est possible d'utiliser d'autres outils de configuration basés sur la technologie FDT avec un driver d'appareil comme DTM/iDTM ou DD/EDD pour la configuration de l'appareil. Ces outils de configuration sont disponibles auprès de leurs fabricants. L'intégration dans les outils de configuration suivants, entre autres, est prise en charge :
 - FactoryTalk AssetCentre (FTAC) de Rockwell Automation → www.rockwellautomation.com
 - Process Device Manager (PDM) de Siemens → www.siemens.com
 - Field Device Manager (FDM) de Honeywell → www.process.honeywell.com
 - FieldMate de Yokogawa → www.yokogawa.com
 - PACTWare → www.pactware.com

Les fichiers de description d'appareil associés sont disponibles sous : $www.endress.com \rightarrow Espace$ téléchargement

Serveur web

Avec le serveur web intégré, l'appareil peut être commandé et configuré via un navigateur web interface service (CDI-RJ45) ou l'interface WLAN. La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local. Outre les valeurs mesurées, des informations sur l'état de l'appareil sont affichées et peuvent être utilisées pour surveiller l'état de l'appareil. Par ailleurs, il est possible de gérer les données de l'appareil et de régler les paramètres de réseau.

Pour la connexion WLAN, un appareil doté d'une interface WLAN (à commander en option) est nécessaire : caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN". L'appareil agit comme un Access Point et permet la communication par ordinateur ou par un terminal portable mobile.

Fonctions prises en charge

Échange de données entre l'unité de configuration (telle qu'un ordinateur portable, par exemple,) et l'appareil de mesure :

- Chargement (upload) de la configuration à partir de l'appareil de mesure (format XML, sauvegarde de la configuration)
- Sauvegarde de la configuration dans l'appareil de mesure (format XML, restauration de la configuration)
- Exportation de la liste des événements (fichier .csv)
- Exportation des paramétrages (fichier .csv ou fichier PDF, documentation de la configuration du point de mesure)
- Exportation du rapport de vérification Heartbeat Technology (fichier PDF, disponible uniquement avec le pack application **Heartbeat Verification** → 🖺 301)
- Flashage de la version de firmware pour la mise à niveau du firmware de l'appareil, par exemple
- Téléchargement du pilote pour l'intégration système

Gestion des données par HistoROM

L'appareil de mesure permet la gestion des données par HistoROM. La gestion des données par HistoROM comprend la sauvegarde et l'importation/exportation des données clés de l'appareil et du process, ce qui rend la configuration et la maintenance beaucoup plus fiables, sûres et efficaces.



A la livraison, les réglages par défaut des données de configuration sont sauvegardées dans la mémoire de l'appareil. Cette mémoire peut être écrasée par la mise à jour d'un bloc de données, par exemple après la mise en service.

Plus d'informations sur le concept de sauvegarde des données

Il y a plusieurs types d'unités de sauvegarde des données dans lesquelles les données de l'appareil sont stockées et utilisées par l'appareil :

	Mémoire HistoROM	T-DAT	S-DAT
Données disponibles	 Journal des événements, p. ex. événements de diagnostic Sauvegarde des bloc de données des paramètres Pack firmware de l'appareil Driver pour l'intégration système pour l'exportation via serveur web, p. ex.: GSD pour PROFIBUS PA 	 Enregistrement des valeurs mesurées (option "HistoROM étendu") Bloc de données des paramètres actuels (utilisé par le firmware lors de l'exécution) Indicateur (valeurs minimales/ maximales) Valeur totalisateur 	 Données du capteur : p. ex. diamètre nominal Numéro de série Données d'étalonnage Configuration de l'appareil (p. ex. options SW, E/S fixes ou E/S multiples)
Emplacement de sauvegarde	Sur la carte PC d'interface utilisateur dans le compartiment de raccordement	Peut être enfichée sur la carte PC d'interface utilisateur dans le compartiment de raccordement	Dans le connecteur du capteur dans le col du transmetteur

Sauvegarde des données

Automatique

- Les principales données d'appareil (capteur et transmetteur) sont sauvegardées automatiquement dans les modules DAT
- En cas de remplacement du transmetteur ou de l'appareil de mesure : une fois que le T-DAT contenant les données d'appareil précédentes a été remplacé, le nouvel appareil est immédiatement opérationnel sans erreur
- En cas de remplacement du capteur : une fois que le capteur a été remplacé, les nouvelles données du capteur sont transférées du S-DAT dans l'appareil de mesure, et l'appareil de mesure est immédiatement opérationnel sans erreur
- En cas de remplacement du module électronique (p. ex. module électronique E/S) : Une fois le module électronique remplacé, le logiciel du module est comparé au firmware actuel de l'appareil. Le logiciel du module est mis à niveau ou rétrogradé si nécessaire. Le module électronique est disponible à l'utilisation immédiatement après et aucun problème de compatibilité ne se présente.

Manuelle

Bloc de données de paramètres supplémentaires (paramétrage complet) dans la mémoire d'appareil intégrée HistoROM pour :

- Fonction de sauvegarde des données
 Sauvegarde et restauration ultérieure d'une configuration d'appareil dans la mémoire d'appareil HistoROM
- Fonction de comparaison des données
 Comparaison de la configuration actuelle de l'appareil avec la configuration sauvegardée dans la mémoire d'appareil HistoROM

Transmission de données

Manuel

- Transfert d'une configuration d'appareil à un autre appareil à l'aide de la fonction export de l'outil de configuration utilisé, p. ex. avec FieldCare, DeviceCare ou serveur web : pour dupliquer la configuration ou pour l'enregistrer dans une archive (p. ex. à des fins de sauvegarde)
- Transmission des drivers pour l'intégration système via serveur web, p. ex. : GSD pour PROFIBUS PA

Liste des événements

Automatique

- Affichage chronologique de 20 messages d'événement dans la liste des événements
- Si le pack d'applications HistoROM étendu (option de commande) est activé : jusqu'à 100 messages d'événements sont affichés dans la liste des événements avec horodatage, description en texte clair et mesures correctives
- La liste des événements peut être exportée et affichée via un grand nombre d'interfaces et d'outils de configuration, par ex. DeviceCare, FieldCare ou serveur web

Consignation des données

Manuelle

Si le pack d'applications **HistoROM étendu** (option de commande) est activé :

- Enregistrement de 1 à 4 voies de 1000 valeurs mesurées max. (250 valeurs mesurées max. par voie)
- Intervalle d'enregistrement réglable par l'utilisateur
- Exportation du journal des valeurs mesurées via un grand nombre d'interfaces et d'outils de configuration, p. ex. FieldCare, DeviceCare ou serveur web

16.12 Certificats et agréments

Les certificats et agréments actuels pour le produit sont disponibles sur la page produit correspondante, à l'adresse www.endress.com :

- 1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
- 2. Ouvrir la page produit.
- 3. Sélectionner **Télécharger**.

Marquage CE

L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives UE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration UE de conformité correspondante avec les normes appliquées.

Endress+Hauser atteste que l'appareil a passé les tests avec succès en apposant le marquage CE.

Marquage UKCA

L'appareil est conforme aux exigences légales de la réglementation du R.-U. applicable (Statutory Instruments). Celles-ci sont énumérées dans la déclaration UKCA de conformité, conjointement avec les normes désignées. En sélectionnant l'option de commande pour le marquage UKCA, Endress+Hauser confirme la réussite de l'évaluation et des tests de l'appareil en apposant la marque UKCA.

Adresse de contact Endress+Hauser UK : Endress+Hauser Ltd. Floats Road Manchester M23 9NF United Kingdom www.uk.endress.com

Marquage RCM

Le système de mesure est conforme aux exigences CEM de l'autorité "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".

Certification PROFIBUS

Interface PROFIBUS

L'appareil de mesure est certifié et enregistré par la PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. / organisation des utilisateurs PROFIBUS). L'appareil satisfait à toutes les exigences des spécifications suivantes :

- Certifié selon PA Profile 3.02
- L'appareil peut également être utilisé avec des appareils certifiés d'autres fabricants (interopérabilité)

Directive sur les équipements sous pression (PED)

- Avec le marquage
 - a) PED/G1/x (x = catégorie) ou
 - b) PESR/G1/x (x = catégorie)

sur la plaque signalétique du capteur, Endress+Hauser confirme la conformité aux "Exigences essentielles de sécurité"

- a) spécifié à l'annexe I de la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression ou
- b) Annexe 2 des Statutory Instruments 2016 n° 1105.
- Les appareils ne portant pas ce marquage (sans PED ou PESR) sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art. Ils répondent aux exigences suivantes :
- a) Art. 4 parag. 3 de la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE ou
- b) Partie 1, parag. 8 des Statutory Instruments 2016 n° 1105.

Le champ d'application est indiqué

- a) dans les diagrammes 6 à 9 de l'Annexe II de la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE ou
- b) Annexe 3, parag. 2 des Statutory Instruments 2016 n° 1105.

Agrément radiotechnique

L'appareil de mesure possède l'homologation radiotechnique.



Certification supplémentaire

Agrément CRN

Certaines versions d'appareil ont un agrément CRN. Pour un appareil agréé CRN, il faut commander un raccord process agréé CRN avec un agrément CSA.

Tests et certificats

- ISO 23277 ZG2x (PT)+ISO 10675-1 ZG1 (RT) tube de mesure (PT) + raccord process (RT), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology
- Contrôle par ressuage + radiographique ASME B31.3 NFS(RT) tube de mesure (PT) + raccord process (RT), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology
- Contrôle par ressuage + radiographique ASME VIII Div.1(RT) tube de mesure (PT) + raccord process (RT), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology
- Contrôle visuel + par ressuage + radiographique NORSOK M-601 (RT) tube de mesure (VT+PT) + raccord process (VT+RT), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology
- ISO 23277 ZG2x (PT)+ISO 10675-1 ZG1 (DR) tube de mesure (PT) + raccord process (DR), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology

- Contrôle par ressuage + radiographique ASME B31.3 NFS(DR) tube de mesure (PT) + raccord process (DR), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology
- Contrôle par ressuage + radiographique ASME VIII Div.1(DR) tube de mesure (PT) + raccord process (DR), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology
- Contrôle visuel + par ressuage + radiographique NORSOK M-601 (DR) tube de mesure (VT+PT) + raccord process (VT+DR), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology

Test des raccords soudés

Option	Norme de contrôle			Comp	osant	
	ISO 23277 AL2x (PT) ISO 10675-1 AL1 (RT, DR)	ASME B31.3 NFS	ASME VIII Div.1 Annexe 4+8	NORSOK M-601	Tube de mesure	Raccord process
KF	Х				PT	RT
KK		х			PT	RT
KP			Х		PT	RT
KR				х	VT, PT	VT, RT
K1	Х				PT	DR
K2		х			PT	DR
КЗ			Х		PT	DR
K4				х	VT, PT	VT, DR

PT = essai par ressuage, RT = contrôle radiographique, VT = examen visuel, DR = radiographie numérique Toutes les options avec rapport de test

Normes et directives externes

■ EN 60529

Indices de protection fournis par les boîtiers (code IP)

■ IEC/EN 60068-2-6

Influences de l'environnement : procédure de test - test Fc : vibrations (sinusoïdales).

■ IEC/EN 60068-2-31

Influences de l'environnement : procédure de test - test Ec : chocs dus à la manipulation, notamment au niveau des appareils.

■ EN 61010-1

Exigences de sécurité pour les matériels électriques destinés à la mesure, au contrôle et à l'utilisation en laboratoire – exigences générales

■ EN 61326-1/-2-3

Exigences CEM pour les matériels électriques destinés à la mesure, au contrôle et à l'utilisation en laboratoire

■ NAMUR NE 21

Compatibilité électromagnétique (CEM) de matériels électriques destinés aux process et aux laboratoires

■ NAMUR NE 32

Sauvegarde des informations en cas de coupure d'alimentation dans le cas d'appareils de terrain et de contrôle commande dotés de microprocesseurs

■ NAMUR NE 43

Normalisation du niveau de signal pour les informations de défaut des transmetteurs numériques avec signal de sortie analogique.

■ NAMUR NE 53

Logiciel d'appareils de terrain et d'appareils de traitement de signaux avec électronique numérique

■ NAMUR NE 80

Application de la directive sur les équipements sous pression aux appareils de contrôle du process

■ NAMUR NE 105

Exigences imposées à l'intégration d'appareils de bus de terrain dans les outils d'ingénierie pour appareils de terrain

■ NAMUR NE 107

Autosurveillance et diagnostic d'appareils de terrain

■ NAMUR NE 131

Exigences imposées aux appareils de terrain pour les applications standard

■ NAMUR NE 132

Débitmètre massique Coriolis

■ NACE MR0103

Matériaux résistants à la fissuration sous contrainte provoquée par le sulfure dans des environnements corrosifs de raffinage du pétrole.

■ NACE MR0175/ISO 15156-1

Matériaux pour utilisation dans des environnements contenant de l'H2S (hydrogène sulfuré) dans la production de pétrole et de gaz.

■ ETSI EN 300 328

Directives pour les composants radio 2,4 GHz.

■ EN 301489

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM).

16.13 Packs application

Afin d'étendre les fonctionnalités de l'appareil selon les besoins, différents packs d'applications sont disponibles par ex. pour des aspects de sécurité ou des exigences spécifiques.

Les packs d'applications peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès d'Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.



Informations détaillées sur les packs d'applications :

Documentation spéciale → **304**

Fonctionnalité de diagnostic

Caractéristique de commande "Pack application", option EA "HistoROM étendu"

Extensions concernant le journal des événements et le déblocage de la mémoire de valeurs mesurées.

Journal des événements :

Le volume mémoire est étendu de 20 (version de standard) à 100 entrées de message.

Mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) :

- Le volume mémoire est activé pour 1 000 valeurs mesurées.
- Il est possible de délivrer 250 valeurs mesurées sur chacun des 4 canaux mémoire.
 L'intervalle d'enregistrement est librement configurable.
- Les enregistrements des valeurs mesurées sont accessibles via l'afficheur local ou l'outil de configuration, p. ex. FieldCare, DeviceCare ou serveur web.



Pour des informations détaillées, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil.

Heartbeat Technology

Caractéristique de commande "Pack application", option EB "Heartbeat Verification + Monitoring"

Heartbeat Verification

Satisfait aux exigences de traçabilité de la vérification selon DIN ISO 9001:2008 chapitre 7.6 a) "Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure".

- Test de fonctionnement dans l'état monté sans interruption du process.
- Résultats de la vérification traçables sur demande, avec un rapport.
- Procédure de test simple via la configuration sur site ou d'autres interfaces de commande.
- Évaluation claire du point de mesure (succès/échec) avec une couverture de test élevée dans le cadre des spécifications du fabricant.
- Extension des intervalles d'étalonnage selon l'évaluation des risques de l'opérateur.

Heartbeat Monitoring

Délivre en continu des données de surveillance, qui sont caractéristiques du principe de mesure, à un système de contrôle de fonctionnement externe à des fins de maintenance préventive ou d'analyse du process. Ces données permettent à l'opérateur de :

- Tirer des conclusions à l'aide de ces données et d'autres informations sur l'impact que peuvent avoir avec le temps les influences du process (p. ex. la corrosion, l'abrasion, le colmatage, etc.) sur les performances de mesure.
- Planifier les interventions de maintenance en temps voulu.
- Surveiller la qualité du process ou du produit, p. ex. poches de gaz .



Pour des informations détaillées, voir la documentation spéciale relative à l'appareil.

Mesure de concentration

Caractéristique de commande "Pack application", option ED "Concentration"

Calcul et émission de concentrations de fluides.

La masse volumique mesurée est convertie en concentration d'une substance d'un mélange binaire à l'aide du pack application "Concentration" :

- Choix des fluides prédéfinis (p. ex. différents sirops de sucre, acides, bases, sels, éthanol,
- Unités usuelles et définies par l'utilisateur (°Brix, °Plato, % masse, % volume, mol/l, etc.) pour des applications standard.
- Calcul de la concentration à partir de tableaux définis par l'utilisateur.



Pour des informations détaillées, voir la documentation spéciale relative à l'appareil.

Densité spéciale

Caractéristique de commande "Pack application", option EE "Densité spéciale"

Dans de nombreuses applications, la masse volumique est utilisée comme valeur mesurée clé pour la surveillance de qualité ou la commande de process. L'appareil mesure en standard la masse volumique du fluide et met cette valeur à la disposition du système de contrôle commande.

Notamment pour les applications avec conditions de process fluctuantes, le pack "Masse volumique spéciale" propose une mesure de masse volumique extrêmement précise sur une large gamme de masse volumique et de température.

Le certificat d'étalonnage contient les informations suivantes :

- Performance de masse volumique dans l'air
- Performance de masse volumique dans des liquides avec différentes masses volumiques
- Performance de masse volumique dans l'eau avec différentes températures



Pour des informations détaillées, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil.

Masse volumique étendue

Caractéristique de commande "Pack application", option E1 "Masse volumique étendue"

Pour les applications basées sur le volume, l'appareil peut calculer et émettre un débit volumique en divisant le débit massique par la masse volumique mesurée.

302

Ce pack application est l'étalonnage standard pour les applications agréées pour les transactions commerciales selon les normes nationales et internationales (p. ex. OIML, MID). Il est recommandé pour les applications de dosage basées sur le volume dans une large gamme de températures.

Le certificat d'étalonnage fourni décrit en détail les performances de masse volumique dans l'air et dans l'eau à différentes températures.



Pour des informations détaillées, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil.

Pétrole

Caractéristique de commande "Pack application", option EJ "Pétrole"

Les paramètres les plus importants pour l'industrie du pétrole et gaz peuvent être calculés et affichés avec ce pack d'applications.

- Débit volumique corrigé et masse volumique de référence calculée conformément à "API Manual of Petroleum Measurement Standards, Chapter 11.1"
- Teneur en eau, sur la base de la mesure de masse volumique
- Moyenne pondérée de la masse volumique et de la température




Pour des informations détaillées, voir la documentation spéciale relative à l'appareil.

Fonction Pétrole + fonction de verrouillage

Caractéristique de commande "Pack application", option EM "Fonction Pétrole + fonction de verrouillage"

Les paramètres les plus importants pour l'industrie du pétrole et gaz peuvent être calculés et affichés avec ce pack application. Il est également possible de verrouiller les réglages.

- Débit volumique corrigé et masse volumique de référence calculée conformément à "API Manual of Petroleum Measurement Standards, Chapter 11.1"
- Teneur en eau, sur la base de la mesure de masse volumique
- Moyenne pondérée de la masse volumique et de la température



16.14 Accessoires



Aperçu des accessoires pouvant être commandés → 🗎 269

16.15 Documentation complémentaire



Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous :

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- Endress+Hauser Operations App : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

Documentation standard

Instructions condensées

Instructions condensées pour le capteur

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Proline Promass O	KA01285D

Instructions condensées pour le transmetteur

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Proline 500 – numérique	KA01392D
Proline 500	KA01391D

Information technique

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Promass O 500	TI01285D

Description des paramètres de l'appareil

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Promass 500	GP01061D

Documentation supplémentaire dépendant de l'appareil Conseils de sécurité

Consignes de sécurité pour les équipements électriques en zone explosible.

Contenu	Référence de la documentation
	Appareil de mesure
ATEX/IECEx Ex i	XA01473D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01474D
cCSAus IS	XA01475D
cCSAus Ex i	XA01509D
cCSAus Ex nA	XA01510D
INMETRO Ex i	XA01476D
INMETRO Ex ec	XA01477D
NEPSI Ex i	XA01478D
NEPSI Ex nA	XA01479D
NEPSI Ex i	XA01658D
NEPSI Ex nA	XA01659D
JPN	XA01780D

Documentation spéciale

Contenu	Référence de la documentation
Indications relatives à la directive sur les équipements sous pression	SD01614D
Agréments radio pour l'interface WLAN pour le module d'affichage A309/A310	SD01793D
Serveur web	SD01668D
Heartbeat Technology	SD01705D
Mesure de concentration	SD01711D
Pétrole	SD02292D

Instructions de montage

Contenu	Remarque
Instructions de montage pour kits de pièces de rechange et accessoires	 Accès à l'aperçu de tous les kits de pièces de rechange disponibles via <i>Device Viewer</i> → \$\bigsim 267 Accessoires pouvant être commandés avec Instructions de montage → \$\bigsim 269

Index

A	Sortie Tout Ou Rien/Impulsion
Accès direct	Suppression débit de fuite
Accès en écriture	Vérification zéro
Accès en lecture	
Activation de la protection en écriture 165	B
Activer/désactiver le verrouillage des touches 81	Bases de calcul
Adaptation du comportement de diagnostic 202	Écart de mesure
Affectation des bornes	Répétabilité
Affectation des bornes du câble de raccordement pour	Boîtier du capteur
Proline 500 - numérique	Bornes
Boîtier de raccordement du capteur	Branchement du câble de raccorde
Affectation des bornes du câble de raccordement	Affectation des bornes du Proli
Proline 500	numérique
Boîtier de raccordement capteur 52	Boîtier de raccordement du cap
Affichage	numérique
voir Afficheur local	Proline 500 – transmetteur nu:
Affichage de fonctionnement 69	Transmetteur Proline 500
Affichage de l'historique des valeurs mesurées 187	
Afficheur local	C
Éditeur de texte	Câble de raccordement
Editeur numérique	Capteur
voir Affichage de fonctionnement	Montage
voir En état d'alarme	Caractéristiques techniques, aperç
	Certification PROFIBUS
voir Message de diagnostic Vue navigation	Certification supplémentaire
Agrément radiotechnique	Certificats
	Charge mécanique
Agréments	Chauffage du capteur
Ajustage de la densité	Chemin de navigation (vue naviga
Altitude limite	Classe climatique
Appareil de mesure	Code d'accès
Configuration	Entrée erronée
Construction	Commutateur de verrouillage
Démontage	Commutateur DIP
Mise au rebut	voir Commutateur de verrouilla
Mise sous tension	Compatibilité avec le modèle précé
Montage du capteur	Compatibilité électromagnétique .
Préparation pour le montage	Compensation de potentiel
Préparation pour le raccordement électrique 43	Comportement de diagnostic
Réparation	Explication
Transformation	Symboles
Applicator	Composants d'appareil
Architecture du système	Concept de configuration
Ensemble de mesure	Concept de sauvegarde
voir Construction de l'appareil de mesure	Conditions ambiantes
Assistant	Altitude limite
Affichage	Charge mécanique
Ajustage densité	Humidité relative
Ajustage du zéro	Résistance aux chocs et aux vib
Définir code d'accès	Température de stockage
Détection tube partiellement rempli	Conditions de montage
Entrée courant	Chauffage du capteur
Entrée état 1 n	Dimensions de montage
Paramètres WLAN	Disque de rupture
Selectionnez fluide	
Sortie courant	Ecoulement gravitaire
Sortie relais 1 n	Isolation thermique

Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq 125, 127,	
Suppression débit de fuite	
Vérification zéro	149
В	
Bases de calcul	
Écart de mesure	286
Répétabilité	
Boîtier du capteur	289
Bornes	282
Branchement du câble de raccordement	202
Affectation des bornes du Proline 500 -	
numérique	. 44
Boîtier de raccordement du capteur, Proline 500 -	
numérique	. 44
Proline 500 – transmetteur numérique	
Transmetteur Proline 500	
C	
Câble de raccordement	36
Capteur	
Montage	. 30
Caractéristiques techniques, aperçu	
Certification PROFIBUS	
Certification supplémentaire	
Certificats	
Charge mécanique	
Chauffage du capteur	
Chemin de navigation (vue navigation)	
Classe climatique	
Code d'accès	
Entrée erronée	
Commutateur de verrouillage	167
Commutateur DIP	
voir Commutateur de verrouillage	0.5
Compatibilité avec le modèle précédent	95
Compatibilité électromagnétique	
Compensation de potentiel	58
Comportement de diagnostic	100
Explication	
Symboles	
Concept de configuration	
Concept de sauvegarde	
Conditions ambiantes	271
Altitude limite	287
Charge mécanique	289
Humidité relative	287
Résistance aux chocs et aux vibrations	
Température de stockage	
Conditions de montage	20,
Chauffage du capteur	. 26
Dimensions de montage	
Disque de rupture	
Écoulement gravitaire	
Isolation thermique	25

306

The second desired displays at the continuous	Ecc.
Longueurs droites d'entrée et de sortie	Effet Procesion du produit
Point de montage	Pression du produit
Position de montage	Température ambiante
Pression statique	Température du produit
	Éléments de configuration
Conditions de référence	Enregistreur à tracé continu
Conditions de stockage	
Configuration	Entrée de câble
Interface de communication	Indice de protection
Configuration à distance	Entrées de câble
Consommation de courant	Caractéristiques techniques 282
Consommation électrique	Étendue des fonctions
Construction	SIMATIC PDM
Appareil de mesure	Exigences imposées au personnel
Menu de configuration 67	F
Contrôle	_
Marchandises livrées	Fichier données mères
Montage	GSD
Raccordement	Fichiers de description d'appareil
Contrôle du montage	FieldCare
Contrôle du montage (liste de contrôle)	Établissement d'une connexion
Contrôle du raccordement	Fichier de description d'appareil
Contrôle du raccordement (liste de contrôle) 65	Fonction
Coupure de courant	Interface utilisateur
n.	Filtrage du journal événements 260
D	Firmware
Date de fabrication	Date de sortie
Débit de fuite	Version
Déclaration de conformité	Fonction du document 6
Définition du code d'accès	Fonctions
Désactivation de la protection en écriture 165	voir Paramètres
Device Viewer	
DeviceCare	G
Fichier de description d'appareil 95	Gamme de mesure
Diagnostic	Pour les gaz
Symboles	Pour les liquides
Diagramme de pression et de température 289	Gamme de mesure, recommandée 290
Dimensions de montage	Gamme de température
voir Dimensions de montage	Gamme de température ambiante pour l'afficheur
Directive sur les équipements sous pression (PED) 299	
Disque de rupture	Température de stockage
Conseils de sécurité	Température du produit 289
Pression de déclenchement 290	Gamme de température ambiante 287
Document	Gamme de température de stockage 287
Fonction 6	Gestion de la configuration d'appareil 160
Symboles	
Domaine d'application	Н
Risques résiduels	HistoROM
Droits d'accès aux paramètres	T
Accès en écriture 80	I
Accès en lecture 80	ID fabricant
Dynamique de mesure	ID type d'appareil
	Identification de l'appareil
E	Indication
Écart de mesure maximal	Événement de diagnostic actuel 258
Écoulement gravitaire	Événement de diagnostic précédent 258
Éditeur de texte	Indice de protection
Editeur numérique	Infobulle
1	voir Texte d'aide

Informations de diagnostic	Mise en service
Afficheur local	Configuration de l'appareil de mesure 109
Aperçu	Réglages avancés
Construction, explication 198, 201	Module
DeviceCare	Analog Input
Diodes électroluminescentes	Analog output
FieldCare	Discrete Input
Mesures correctives	Discrete Output
Navigateur web	EMPTY_MODULE
Informations relatives au document	Totalisateur TOTAL
Instructions de montage spéciales Compatibilité alimentaire	Totalizer
Instructions de raccordement spéciales	SETTOT_MODETOT_TOTAL
Intégration système	SETTOT_MODETOT_TOTAL
Isolation thermique	Module Analog Input
isolation thermique	Module Analog Output
J	Module Discrete Input
Journal des événements	Module Discrete Output
	Module électronique
L	Module électronique principal
Langues, possibilités de configuration 294	Module EMPTY_MODULE
Lecture des valeurs mesurées	Module SETTOT MODETOT TOTAL 104
Limite de débit	Module SETTOT_TOTAL
Liste d'événements	Module TOTAL
Liste de contrôle	Montage
Contrôle du montage	Montage du câble de raccordement
Contrôle du raccordement	Affectation des bornes Proline 500 52
Liste de diagnostic	Boîtier de raccordement du capteur, Proline 500 52
Longueurs droite d'entrée	
Longueurs droite de sortie 24	N
-	
	Netilion
M	Netilion
M Marquage CE	Netilion 266 Nettoyage Nettoyage extérieur 266
M Marquage CE 11, 298 Marquage RCM 299	Netilion266NettoyageNettoyage extérieur266Nettoyage extérieur266
M Marquage CE	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289
MMarquage CE11, 298Marquage RCM299Marquage UKCA298Marques déposées8	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289
M Marquage CE	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289
MMarquage CE11, 298Marquage RCM299Marquage UKCA298Marques déposées8Matériaux292	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil
MMarquage CE11, 298Marquage RCM299Marquage UKCA298Marques déposées8Matériaux292Menu	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil289Capteur19
MMarquage CE11, 298Marquage RCM299Marquage UKCA298Marques déposées8Matériaux292Menu109, 110	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil289Capteur19Transmetteur17
MMarquage CE11, 298Marquage RCM299Marquage UKCA298Marques déposées8Matériaux292Menu292Configuration109, 110Diagnostic258	Netilion 266 Nettoyage 266 Nettoyage extérieur 266 Nettoyage interne 289 Nettoyage NEP 289 Nettoyage SEP 289 Nom de l'appareil 289 Capteur 19 Transmetteur 17 Normes et directives 300
MMarquage CE11, 298Marquage RCM299Marquage UKCA298Marques déposées8Matériaux292MenuConfiguration109, 110Diagnostic258Menu contextuel	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil289Capteur19Transmetteur17
M Marquage CE 11, 298 Marquage RCM 299 Marquage UKCA 298 Marques déposées 8 Matériaux 292 Menu 292 Configuration 109, 110 Diagnostic 258 Menu contextuel 258 Explication 76	Netilion 266 Nettoyage 266 Nettoyage extérieur 266 Nettoyage interne 289 Nettoyage NEP 289 Nettoyage SEP 289 Nom de l'appareil 289 Capteur 19 Transmetteur 17 Normes et directives 300
M Marquage CE 11, 298 Marquage RCM 299 Marquage UKCA 298 Marques déposées 8 Matériaux 292 Menu 292 Menu 109, 110 Diagnostic 258 Menu contextuel 258 Explication 76 Fermeture 76	Netilion 266 Nettoyage 266 Nettoyage extérieur 266 Nettoyage interne 289 Nettoyage NEP 289 Nettoyage SEP 289 Nom de l'appareil 289 Capteur 19 Transmetteur 17 Normes et directives 300 Numéro de série 17, 19
M Marquage CE 11, 298 Marquage RCM 299 Marquage UKCA 298 Marques déposées 8 Matériaux 292 Menu 292 Menu 109, 110 Diagnostic 258 Menu contextuel 258 Explication 76 Fermeture 76 Ouverture 76 Menu de configuration 67 Construction 67	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil289Capteur19Transmetteur17Normes et directives300Numéro de série17, 19
M Marquage CE 11, 298 Marquage RCM 299 Marquage UKCA 298 Marques déposées 8 Matériaux 292 Menu 292 Configuration 109, 110 Diagnostic 258 Menu contextuel 258 Explication 76 Fermeture 76 Ouverture 76 Menu de configuration 67 Construction 67 Menus, sous-menus 67	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil19Capteur19Transmetteur17Normes et directives300Numéro de série17, 19O10Options de configuration66
M Marquage CE 11, 298 Marquage RCM 299 Marquage UKCA 298 Marques déposées 8 Matériaux 292 Menu 292 Menu 109, 110 Diagnostic 258 Menu contextuel 258 Explication 76 Fermeture 76 Ouverture 76 Menu de configuration 67 Construction 67	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil19Capteur19Transmetteur17Normes et directives300Numéro de série17, 19O0Options de configuration66Outil66
M Marquage CE 11, 298 Marquage RCM 299 Marquage UKCA 298 Marques déposées 8 Matériaux 292 Menu 0 Configuration 109, 110 Diagnostic 258 Menu contextuel 258 Explication 76 Fermeture 76 Ouverture 76 Menu de configuration 67 Construction 67 Menus, sous-menus 67 Sous-menus et rôles utilisateur 68 Menus	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil19Capteur19Transmetteur17Normes et directives300Numéro de série17, 19OOOptions de configuration66Outil60Pour le montage30
MMarquage CE11, 298Marquage RCM299Marquage UKCA298Marques déposées8Matériaux292MenuConfiguration109, 110Diagnostic258Menu contextuel258Explication76Fermeture76Ouverture76Menu de configuration67Construction67Menus, sous-menus67Sous-menus et rôles utilisateur68MenusPour la configuration de l'appareil de mesure109	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil19Capteur19Transmetteur17Normes et directives300Numéro de série17, 19OOOptions de configuration66Outil66Pour le montage30Pour le raccordement électrique36
M Marquage CE 11, 298 Marquage RCM 299 Marquage UKCA 298 Marques déposées 8 Matériaux 292 Menu 200 Configuration 109, 110 Diagnostic 258 Menu contextuel 258 Explication 76 Fermeture 76 Ouverture 76 Menu de configuration 67 Construction 67 Menus, sous-menus 67 Sous-menus et rôles utilisateur 68 Menus Pour la configuration de l'appareil de mesure 109 Pour les réglages spécifiques 143	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil19Capteur19Transmetteur17Normes et directives300Numéro de série17, 19OOOptions de configuration66Outil66Outil30Pour le montage30Pour le raccordement électrique36Transport21
Marquage CE 11, 298 Marquage RCM 299 Marquage UKCA 298 Marques déposées 8 Matériaux 292 Menu 109, 110 Diagnostic 258 Menu contextuel 258 Explication 76 Fermeture 76 Ouverture 76 Menu de configuration 67 Construction 67 Sous-menus et rôles utilisateur 68 Menus 60 Pour la configuration de l'appareil de mesure 109 Pour les réglages spécifiques 143 Message de diagnostic 197	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil19Capteur19Transmetteur17Normes et directives300Numéro de série17, 19OOOptions de configuration66Outil66Pour le montage30Pour le raccordement électrique36Transport21Outil de montage30
MMarquage CE11, 298Marquage RCM299Marquage UKCA298Marques déposées8Matériaux292MenuConfiguration109, 110Diagnostic258Menu contextuelExplication76Fermeture76Ouverture76Menu de configuration67Construction67Menus, sous-menus67Sous-menus et rôles utilisateur68MenusPour la configuration de l'appareil de mesure109Pour les réglages spécifiques143Message de diagnostic197Messages d'erreur	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil19Capteur19Transmetteur17Normes et directives300Numéro de série17, 19OOOptions de configuration66Outil30Pour le montage30Pour le raccordement électrique36Transport21Outil de montage30Outil de raccordement36Outils de mesure et de test266
Marquage CE	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil19Capteur19Transmetteur17Normes et directives300Numéro de série17, 19OOOptions de configuration66Outil9Pour le montage30Pour le raccordement électrique36Transport21Outil de montage30Outil de raccordement36Outils de mesure et de test266
Marquage CE	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil19Capteur19Transmetteur17Normes et directives300Numéro de série17, 19OOOptions de configuration66Outil36Pour le montage30Pour le raccordement électrique36Transport21Outil de montage30Outil de raccordement36Outils de mesure et de test266PPacks application301
Marquage CE	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil19Capteur19Transmetteur17Normes et directives300Numéro de série17, 19OOOptions de configuration66Outil66Pour le montage30Pour le raccordement électrique36Transport21Outil de montage30Outil de raccordement36Outils de mesure et de test266PPacks application301Paramètre
Marquage CE	Nettloyage Nettoyage extérieur Nettoyage extérieur Nettoyage extérieur Nettoyage extérieur Nettoyage interne Nettoyage interne Nettoyage NEP Nettoyage SEP Nettoyage SEP Nom de l'appareil Capteur Transmetteur Normes et directives 300 Numéro de série 17, 19 O Options de configuration O Options de configuration O Outil Pour le montage Pour le raccordement électrique 36 Transport 21 Outil de montage 30 Outil de raccordement 36 Outils de mesure et de test 266 P Packs application Paramètre Entrer des valeurs ou du texte 79
Marquage CE	Netilion266Nettoyage266Nettoyage extérieur266Nettoyage interne289Nettoyage NEP289Nettoyage SEP289Nom de l'appareil19Capteur19Transmetteur17Normes et directives300Numéro de série17, 19OOOptions de configuration66Outil66Pour le montage30Pour le raccordement électrique36Transport21Outil de montage30Outil de raccordement36Outils de mesure et de test266PPacks application301Paramètre

308

Perte de charge	Afficheur local	137
Pièce de rechange	Ajustage du capteur 1	
Pièces de rechange	Analog Input	
Plaque signalétique	Configuration E/S	
Capteur	Configurations étendues de l'affichage 1	L54
Transmetteur	Désignation du point de mesure 1	
Poids	Détection de tube partiellement rempli 1	L42
Transport (consignes)	Entrée courant	L2C
Unités SI	Entrée état	L21
Unités US	Gestion de la configuration d'appareil 1	160
Point de montage	Langue d'interface	108
Position de montage (verticale, horizontale) 23	Produit	114
Précision de mesure	Réinitialisation de l'appareil 2	261
Préparation du raccordement 43	Remise à zéro du totalisateur 1	186
Préparations de montage	Simulation	163
Pression du produit	Sortie courant	121
Effet	Sortie impulsion	125
Pression statique	Sortie impulsion/fréquence/tor 125, 1	127
Principe de mesure	Sortie relais	
Proline 500 – transmetteur numérique	Sortie tout ou rien	131
Raccordement du câble de signal/câble	Suppression débits fuite	141
d'alimentation	Totalisateur	152
Protection des réglages de paramètre 165	Unités système	111
Protection en écriture	WLAN	
Via code d'accès	Réglages des paramètres	
Via commutateur de verrouillage 167	Administration (Sous-menu)	162
Protection en écriture du hardware 167	Affichage (Assistant)	
	Affichage (Sous-menu)	
R	Ajustage capteur (Sous-menu) 1	
Raccordement	Ajustage densité (Assistant)	
voir Raccordement électrique	Ajustage du zéro (Assistant) 1	
Raccordement de l'appareil de mesure	Analog inputs (Sous-menu)	
Proline 500	Calcul du débit volumique corrigé (Sous-menu) 1	
Proline 500 – numérique 44	Communication (Sous-menu)	
Raccordement du câble de signal/câble d'alimentation	Configuration (Menu)	
Proline 500 – transmetteur numérique 50	Configuration E/S	
Transmetteur Proline 500	Configuration E/S (Sous-menu)	
Raccordement électrique	Définir code d'accès (Assistant)	
Appareil de mesure	Détection tube partiellement rempli (Assistant) 1	
Indice de protection 65	Diagnostic (Menu)	
Interface WLAN	Enregistrement des valeurs mesurées (Sous-	
Outils de configuration	menu)	187
Via interface WLAN 89	Entrée courant	
Via l'interface service (CDI-RJ45) 88	Entrée courant (Assistant)	
Via réseau PROFIBUS PA	Entrée courant 1 n (Sous-menu)	
Serveur web	Entrée état	
Raccords process	Entrée état 1 n (Assistant)	
Réalisation de l'ajustage de la densité	Entrée état 1 n (Sous-menu)	
Réception des marchandises	Information appareil (Sous-menu)	
Réétalonnage	Paramètres WLAN (Assistant)	
Référence de commande	Réinitialiser code d'accès (Sous-menu)	
Référence de commande étendue		
Capteur	Sauvegarde de la configuration (Sous-menu) 1	
Transmetteur	Selectionnez fluide (Assistant)	
Réglage de la langue d'interface	Serveur Web (Sous-menu)	
Réglages	Simulation (Sous-menu)	
Adaptation de l'appareil aux conditions de process	Sortie courant (Aggistant)	
	Sortie courant (Assistant)	
	Sortie impulsion/fréquence/tor	
Administration	Sortie relais	L34

Sortie relais 1 n (Assistant) 134	Information appareil
Sortie relais 1 n (Sous-menu) 185	Liste d'événements
Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. (Assistant)	Réinitialiser code d'accès
	Sauvegarde de la configuration 160
Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 n (Sous-	Serveur Web
menu)	Simulation
Suppression débit de fuite (Assistant) 141	Sortie relais 1 n
Totalisateur (Sous-menu) 181, 186	Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 n 184
Totalisateur 1 n (Sous-menu) 152	Totalisateur
Unités système (Sous-menu)	Totalisateur 1 n
Valeur sortie courant 1 n (Sous-menu) 184	Unités système
Variables mesurées (Sous-menu) 171	Valeur de sortie
Vérification zéro (Assistant) 149	Valeur mesurée
Réglages WLAN	Valeur sortie courant 1 n
Remplacement	Valeurs calculées
Composants d'appareil	Valeurs d'entrées
Réparation	Variables de process
Remarques	Variables mesurées
Réparation d'appareil	Suppression des défauts
Réparation d'un appareil	Générale
Répétabilité	Symboles
Résistance aux chocs et aux vibrations 288	Contrôle de l'entrée des données
Retour de matériel	Dans la zone d'état de l'afficheur local
Rôles utilisateur	Éléments de configuration
Rotation du boîtier de l'électronique	Masque de saisie
voir Rotation du boîtier de transmetteur	Pour la communication
Rotation du boîtier de transmetteur	Pour le niveau diagnostic
Rotation du module d'affichage	Pour le numéro de voie de mesure
Rugosité de surface	Pour le paramètre
Rugosite de Sulface	Pour le signal d'état
S	Pour le sous-menu
Sécurité9	Pour le verrouillage
Sécurité au travail	Pour les assistants
Sécurité de fonctionnement	Pour les menus
Sécurité du produit	Pour les variables mesurées
Sens d'écoulement	Pour les variables mesurees / C
Séparation galvanique	Т
Services Endress+Hauser	Température ambiante
Maintenance	Effet
Réparation	Température de stockage
Signal de défaut	Température du produit
Signal de sortie	Effet
Signaux d'état	Temps de réponse
SIMATIC PDM	Tension d'alimentation
Fonction	Tests et certificats
Sortie tout ou rien	Texte d'aide
Sous-menu	Explication
Administration	Fermeture
Affichage	Ouverture
Apples inputs	Totalisateur
Analog inputs	Affecter variable process
Aperçu	Configuration
Calcul du débit volumique corrigé	Fonctionnement
Communication	Remise à zéro
Configuration E/S	Touches de configuration
Configuration étendue	voir Éléments de configuration
Enregistrement des valeurs mesurées	Transmetteur
Entrée courant 1 n	Rotation du boîtier
Entrée état 1 n	Rotation du module d'affichage

Transmetteur Proline 500 Raccordement du câble de signal/câble d'alimentation	0
U	
Utilisation conforme	9
Utilisation de l'appareil de mesure Cas limites	a
Utilisation non conforme	
voir Utilisation conforme	
V	
Valeurs affichées	
Pour l'état de verrouillage	0
Variables d'entrée	4
Variables de process	
Calculées	
Mesurées	
Variables de sortie	6
Variables mesurées voir Variables de process	
Verrouillage de l'appareil, état	'n
	5
Versions du firmware	_
Vibrations	
Vue d'édition	
A l'aide des éléments de configuration 74, 7	
Masque de saisie	5
Vue navigation	
Dans l'assistant	
Dans le sous-menu	7
W	
W@M Device Viewer	6
Z	
Zone d'affichage	
Dans la vue navigation	
Pour l'affichage opérationnel	0
Zone d'état	2
Dans la vue navigation	
Pour l'affichage opérationnel	U



www.addresses.endress.com