01.00.zz (Firmware del equipo)

Products Solutions

s Services


Manual de instrucciones **Micropilot FMR63B**

Radar sin contacto HART









- Asegúrese de que el documento se guarde en un lugar seguro de forma que cuando se trabaje con el equipo se encuentre siempre a mano
- Evite que las personas o la instalación se vean expuestas a peligros: Lea atentamente la sección "Instrucciones básicas de seguridad" y todas las demás instrucciones de seguridad recogidas en el documento y referidas a los procedimientos de trabajo

El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso. Su centro de ventas Endress+Hauser le proporcionará información actual y las posibles actualizaciones de estas instrucciones.

Índice de contenidos

1	Sobre este documento	5			Antena, con revestimiento de PTFE,	
1.1 1.2	Finalidad de este documento	5		5.3.3	soporte para montaje enrasado de 50 mm (2 in)	16
	1.2.2 Símbolos de seguridad				soporte para montaje enrasado de 80 mm (3 in)	17 17
1.3	Documentación			5.3.5 5.3.6	Giro del módulo indicador Modificación de la posición de	18
	(KA)	6	5.4	5.3.7	instalación del módulo indicador Cierre de las tapas de la caja bación tras el montaje	18 20 20
1.4 1.5	1.3.4 Manual de seguridad funcional (FY) Lista de abreviaciones	6	6	Conexi	ión eléctrica	21
1.5	Marcas registradas	′	6.1		os de conexión	
2	Instrucciones de seguridad básicas			6.1.1	Tapa con tornillo de fijación Compensación de potencial	21
2.1 2.2	Requisitos para el personal		6.2	Conexió	n del equipo	22
2.3	Seguridad en el lugar de trabajo	9			Tensión de alimentación Especificación de los cables	
2.4 2.5	Funcionamiento seguro	9		6.2.3	4 20 mA HART	24
2.6	Seguridad funcional SIL (opcional)	9			Protección contra sobretensiones Cableado	
2.7	Seguridad informática				Asignación de terminales	
2.8	Seguridad informática específica del equipo	10		6.2.7	Entradas de cable	27
3	Dosaringión del producto	11	()		Conectores de equipo disponibles	
ر 3.1	Diseño del producto		6.3		miento del grado de protección Entradas de cable	
٥.1	Diseño del producto	11	6.4		baciones tras la conexión	
4	Recepción de material e		7	Oncior	nes de configuración	30
	identificación del producto		7.1	_	eneral de las opciones de	
4.1	Recepción de material			configur	ación	30
4.2	Identificación del producto		7.2		e configuración y microinterruptores	20
	4.2.2 Dirección del fabricante	13	7.3		ódulo del sistema electrónico HART ira y funciones del menú de	30
4.3	3 I	13 13			ración	30
	4.3.2 Transporte del producto hasta el	10			Roles de usuario y autorización de acceso correspondiente	31
	punto de medición	13	7.4		al menú de configuración a través del	71
г	N/ autoia	1.6			or local	31
5	,	14			Indicador de equipo (opcional) Configuración con tecnología	31
5.1 5.2	3	14 14			inalámbrica Bluetooth® (opcional)	32
J.2	1	14	7.5		al menú de configuración a través del	0.0
	5.2.2 Evitación de ecos interferentes	15	7.6		e de configuraciónare	33 33
	5.2.3 Alineación vertical del eje de la antena	15	, .0		Alcance funcional	
		15	7.7		e	
	1 1	15		7.7.1	Rango funcional	33
5.3	Montaje del equipo	15	8	Integr	ación en el sistema	35
		15	8.1	_		رر
	,-,,		0.1	del equi	eneral de los ficheros de descripción	

3.2	Variables medidas mediante protocolo HART .	35	11.8	Reinicio del equipo	50
9	Puesta en marcha	36		software de configuración	50
9.1	Preliminares	36		11.8.2 Reiniciar el equipo mediante las teclas del módulo de la electrónica	50
9.2	Comprobación de funciones	36	11.9	Información del equipo	51
9.3	Establecimiento de una conexión mediante FieldCare y DeviceCare	36		Historial del firmware	51
	9.3.1 Mediante protocolo HART9.3.2 Mediante interfaz de servicio (CDI)	36 37	12	Mantenimiento	52
9.4	Configuración de la dirección del equipo		12.1	Limpieza externa	
9.5	mediante software	37 37	12.2	Juntas	52
	9.5.1 Indicador local		13	Reparación	53
2.6	9.5.2 Software de configuración		13.1	Información general	
9.6	Configuración del equipo	38	13.1	13.1.1 Planteamiento de reparación13.1.2 Reparación de equipos con certificación Ex	53
2.77	para la puesta en marcha	38	13.2	Piezas de repuesto	
9.7 9.8	Grabación de la Cueva de Eco Submenú "Simulación"	39 39	13.3	Sustitución	53
9.0	Submenu Simulación	39		13.3.1 HistoROM	
10	Francisco de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra	4.0	13.4	Devolución	54
10	Funcionamiento		13.5	Eliminación de residuos	54
10.1 10.2 10.3	Leer el estado de bloqueo del equipo Lectura de valores medidos	40	14	Accesorios	55
10.5	proceso	40	14.1	Tapa de protección ambiental, 316L	55
10.4	Heartbeat Technology (opcional)	40	14.2	Tapa de protección ambiental de plástico	
	10.4.1 Heartbeat Verification	40	14.3	Enchufe M12	
	10 / 2 Hearthant Varification / Manitorina	4.0	14.4	Indicador remoto FHX50B	57
	10.4.2 Heartbeat Verification/Monitoring	40	1/ [ГΩ
	10.4.2 Heartbeat Verification/Monitoring	40	14.5	Aislador estanco al gas	
11	Diagnósticos y localización y	40	14.6	Aislador estanco al gas	59
11	Diagnósticos y localización y		14.6 14.7	Aislador estanco al gas	59 59
	Diagnósticos y localización y resolución de fallos	41	14.6	Aislador estanco al gas	59 59 59
11 11.1	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general .	41 41	14.6 14.7 14.8 14.9	Aislador estanco al gas	59 59 59 59
11.1	Diagnósticos y localización y resolución de fallos	41 41 41	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11	Aislador estanco al gas	59 59 59 59 59
11.1 11.2	Diagnósticos y localización y resolución de fallos	41 41	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12	Aislador estanco al gas	59 59 59 59 59 59 60
11.1	Diagnósticos y localización y resolución de fallos	41 41 41 41	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13	Aislador estanco al gas	59 59 59 59 59 59 60 60
11.1 11.2	Diagnósticos y localización y resolución de fallos	41 41 41 41 42	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13	Aislador estanco al gas	59 59 59 59 59 59 60 60
11.1 11.2	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales Error. Configuración a través SmartBlue Mensaje de diagnóstico 11.3.1 Información de diagnóstico en el indicador local	41 41 41 41 42	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15	Aislador estanco al gas	59 59 59 59 59 60 60 60
11.1 11.2	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales Error. Configuración a través SmartBlue Mensaje de diagnóstico 11.3.1 Información de diagnóstico en el indicador local	41 41 41 41 42 43	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15	Aislador estanco al gas	59 59 59 59 59 59 60 60
11.1 11.2	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales Error. Configuración a través SmartBlue Mensaje de diagnóstico 11.3.1 Información de diagnóstico en el indicador local 11.3.2 Información de diagnóstico en el software de operación 11.3.3 Estado de la señal	41 41 41 42 43 43	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15	Aislador estanco al gas	59 59 59 59 59 60 60 60
11.1 11.2 11.3	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales Error. Configuración a través SmartBlue Mensaje de diagnóstico 11.3.1 Información de diagnóstico en el indicador local	41 41 41 42 43 43 44	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16	Aislador estanco al gas	59 59 59 59 59 60 60 60 60 60
11.1 11.2	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales Error. Configuración a través SmartBlue Mensaje de diagnóstico 11.3.1 Información de diagnóstico en el indicador local	41 41 41 42 43 43 43 44 45	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16	Aislador estanco al gas	59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 61 61 68
11.1 11.2 11.3	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales Error. Configuración a través SmartBlue Mensaje de diagnóstico	41 41 41 42 43 43 43 44 45 45	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 15 15.1 15.2 15.3	Aislador estanco al gas	59 59 59 59 60 60 60 60 60 61 61 68 72
11.1 11.2 11.3	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales Error. Configuración a través SmartBlue Mensaje de diagnóstico	41 41 41 42 43 43 43 44 45	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 15 15.1 15.2 15.3	Aislador estanco al gas	59 59 59 59 60 60 60 60 60 61 61 68 72
11.1 11.2 11.3	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales Error. Configuración a través SmartBlue Mensaje de diagnóstico	41 41 41 42 43 43 43 44 45 45 45	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 15 15.1 15.2 15.3 15.4	Aislador estanco al gas Adaptador a proceso M24 Commubox FXA195 HART Convertidor de lazo HART HMX50 FieldPort SWA50 Adaptador inalámbrico HART SWA70 Fieldgate FXA42 Field Xpert SMT70 DeviceCare SFE100 FieldCare SFE500 Memograph M RN42 Datos técnicos Entrada Salida Entorno Proceso	59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 68 72 83
11.1 11.2 11.3	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales Error. Configuración a través SmartBlue Mensaje de diagnóstico	41 41 41 42 43 43 43 44 45 45 45	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 15 15.1 15.2 15.3 15.4	Aislador estanco al gas	59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 68 72 83
11.1 11.2 11.3	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales	41 41 41 42 43 43 43 44 45 45 45 45 46	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 15 15.1 15.2 15.3 15.4	Aislador estanco al gas Adaptador a proceso M24 Commubox FXA195 HART Convertidor de lazo HART HMX50 FieldPort SWA50 Adaptador inalámbrico HART SWA70 Fieldgate FXA42 Field Xpert SMT70 DeviceCare SFE100 FieldCare SFE500 Memograph M RN42 Datos técnicos Entrada Salida Entorno Proceso	59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 68 72 83
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales	41 41 41 42 43 43 43 44 45 45 45 45 46	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 15 15.1 15.2 15.3 15.4	Aislador estanco al gas Adaptador a proceso M24 Commubox FXA195 HART Convertidor de lazo HART HMX50 FieldPort SWA50 Adaptador inalámbrico HART SWA70 Fieldgate FXA42 Field Xpert SMT70 DeviceCare SFE100 FieldCare SFE500 Memograph M RN42 Datos técnicos Entrada Salida Entorno Proceso	59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 68 72 83
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales Error. Configuración a través SmartBlue Mensaje de diagnóstico	41 41 41 42 43 43 43 44 45 45 45 46 48 48	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 15 15.1 15.2 15.3 15.4	Aislador estanco al gas Adaptador a proceso M24 Commubox FXA195 HART Convertidor de lazo HART HMX50 FieldPort SWA50 Adaptador inalámbrico HART SWA70 Fieldgate FXA42 Field Xpert SMT70 DeviceCare SFE100 FieldCare SFE500 Memograph M RN42 Datos técnicos Entrada Salida Entorno Proceso	59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 68 72 83
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales Error. Configuración a través SmartBlue Mensaje de diagnóstico	41 41 41 42 43 43 43 44 45 45 45 46 48 48	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 15 15.1 15.2 15.3 15.4	Aislador estanco al gas Adaptador a proceso M24 Commubox FXA195 HART Convertidor de lazo HART HMX50 FieldPort SWA50 Adaptador inalámbrico HART SWA70 Fieldgate FXA42 Field Xpert SMT70 DeviceCare SFE100 FieldCare SFE500 Memograph M RN42 Datos técnicos Entrada Salida Entorno Proceso	59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 68 72 83
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general 11.1.1 Errores generales Error. Configuración a través SmartBlue Mensaje de diagnóstico 11.3.1 Información de diagnóstico en el indicador local 11.3.2 Información de diagnóstico en el software de operación 11.3.3 Estado de la señal 11.3.4 Evento de diagnóstico y texto del evento Información de remedioAcceso 11.4.1 Indicador gráfico con teclas 11.4.2 Menú de configuración Adaptación de la información de diagnóstico Lista de eventos de diagnóstico Lista de eventos 11.7.1 Historia de eventos 11.7.2 Filtrado del libro de registro de eventos 11.7.3 Visión general sobre eventos de	41 41 41 42 43 43 43 44 45 45 45 45 46 48 48	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 15 15.1 15.2 15.3 15.4	Aislador estanco al gas Adaptador a proceso M24 Commubox FXA195 HART Convertidor de lazo HART HMX50 FieldPort SWA50 Adaptador inalámbrico HART SWA70 Fieldgate FXA42 Field Xpert SMT70 DeviceCare SFE100 FieldCare SFE500 Memograph M RN42 Datos técnicos Entrada Salida Entorno Proceso	59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 68 72 83
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	Diagnósticos y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . 11.1.1 Errores generales Error. Configuración a través SmartBlue Mensaje de diagnóstico	41 41 41 42 43 43 43 44 45 45 45 46 48 48	14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 15 15.1 15.2 15.3 15.4	Aislador estanco al gas Adaptador a proceso M24 Commubox FXA195 HART Convertidor de lazo HART HMX50 FieldPort SWA50 Adaptador inalámbrico HART SWA70 Fieldgate FXA42 Field Xpert SMT70 DeviceCare SFE100 FieldCare SFE500 Memograph M RN42 Datos técnicos Entrada Salida Entorno Proceso	59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 68 72 83

1 Sobre este documento

1.1 Finalidad de este documento

El presente Manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta el montaje, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, pasando por la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y la eliminación de residuos.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de seguridad

▲ PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.

▲ ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si usted no evita la situación peligrosa, ello podrá causar la muerte o graves lesiones.

▲ ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Símbolos para ciertos tipos de información y gráficos

✓ Admisible

Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos

Prohibido

Procedimientos, procesos o acciones que no están permitidos

Consejo

Indica información adicional



Referencia a documentación



Referencia a páginas



Referencia a gráficos



Nota o paso individual que se debe respetar

1., 2., 3.

Serie de pasos

Resultado de un paso

1, 2, 3, ...

Número del elemento

A, B, C, ...

Vistas

1.3 Documentación

La documentación de los tipos siguientes está disponible en el área de descargas del sitio web de Endress+Hauser (www.endress.com/downloads):



Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
- Endress+Hauser Operations App: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

1.3.1 Información técnica (TI)

Ayuda para la planificación

El documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una visión general de los accesorios y otros productos que se pueden solicitar para el equipo.

1.3.2 Manual de instrucciones abreviado (KA)

Guía para llegar rápidamente al primer valor medido

El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha del equipo.

1.3.3 Instrucciones de seguridad (XA)

Según las certificaciones pedidas para el equipo, se suministran las siguientes instrucciones de seguridad (XA) con el mismo. Forma parte del manual de instrucciones.



En la placa de identificación se indican las "Instrucciones de seguridad" (XA) que son relevantes para el equipo.

1.3.4 Manual de seguridad funcional (FY)

En función de la autorización SIL, el manual de seguridad funcional (FY) forma parte integral del manual de instrucciones y es válido además del manual de instrucciones, la información técnica y las instrucciones de seguridad ATEX.



Los diferentes requisitos aplicables a la función de protección se describen en el presente manual de seguridad funcional (FY).

1.4 Lista de abreviaciones

BA

Tipo de documento "Manual de instrucciones"

KA

Tipo de documento "Manual de instrucciones abreviado"

\mathbf{T}

Tipo de documento "Información técnica"

SD

Tipo de documento "Documentación especial"

XΑ

Tipo de documento "Instrucciones de seguridad"

PN

Presión nominal

PMT

Presión máxima de trabajo

La PMT se indica en la placa de identificación.

ToF

Time of Flight

FieldCare

Software escalable para configuración de equipos y soluciones integradas de gestión de activos de planta

DeviceCare

Software de configuración universal para equipos de campo Endress+Hauser HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus y Ethernet

DTM

Device Type Manager

ε_r (valor Dk)

Constante dieléctrica relativa

Software de configuración

El término "herramienta de configuración" se utiliza en lugar del siguiente software de configuración:

- FieldCare / DeviceCare, para manejo mediante comunicación HART y PC
- Aplicación SmartBlue, para el manejo usando un smartphone o tableta Android o iOS

PLC

Controlador lógico programable (PLC)

1.5 Marcas registradas

HART®

Marca registrada del Grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

Bluetooth®

La marca denominativa $Bluetooth^{\circledR}$ y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Endress+Hauser de esta marca está sometido a un acuerdo de licencias. El resto de marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Apple[®]

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android®

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.

KALREZ®, VITON®

Marca registrada de DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE EUA

TRI-CLAMP®

Marca registrada de Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA

2 Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Requisitos para el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ► El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ El personal debe contar con la autorización del propietario/operador de la planta.
- ▶ Deben conocer bien las normas nacionales.
- ► Antes de comenzar con el trabajo: el personal debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ► El personal debe seguir las instrucciones y cumplir con las políticas generales.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ► El propietario/operador de la instalación ha dado al personal las instrucciones y autorizaciones correspondientes, de acuerdo con los requisitos de la tarea.
- ► El personal sigue las instrucciones de este manual.

2.2 Uso previsto

Aplicación y productos

El instrumento de medición descrito en el presente Manual de instrucciones ha sido concebido para la medición de nivel sin contacto en líquidos, pastas y lodos. La frecuencia de trabajo es de aprox. 80 GHz, con un nivel máximo de potencia de pico emitida < 1,5 mW y una potencia media de salida < 70 μ W. Su funcionamiento no supone ningún peligro para personas ni animales.

Siempre y cuando se cumplan los valores límite especificados en la sección "Datos técnicos" y las condiciones recogidas en las instrucciones y en la documentación adicional, el equipo de medición se puede usar exclusivamente para las mediciones siguientes:

- ▶ Variables de proceso medidas: nivel, distancia, intensidad de señal
- ▶ Variables de proceso calculables: volumen o masa en depósitos de cualquier forma

Para asegurar que el equipo de medición se mantenga en las condiciones apropiadas durante su tiempo de funcionamiento:

- ▶ Use el equipo de medición exclusivamente para productos contra los cuales los materiales de las partes en contacto con el producto sean suficientemente resistentes.
- ► Tenga en cuenta los valores límite especificados en la sección "Datos técnicos".

Uso incorrecto

El fabricante no se responsabiliza de ningún daño causado por un uso inapropiado o distinto del previsto.

Evite daños mecánicos:

▶ No toque ni limpie las superficies del equipo con objetos puntiagudos o duros.

Clarificación de casos límite:

► En el caso de líquidos de proceso o de limpieza especiales, Endress+Hauser le proporcionará ayuda en la verificación de la resistencia a la corrosión que presentan los materiales que entran en contacto con dichos líquidos, pero no asumirá ninguna responsabilidad ni proporcionará ninguna garantía al respecto.

Riesgos residuales

Debido a la transferencia de calor desde el proceso, así como a la pérdida de energía en el sistema electrónico, la temperatura de la caja del sistema electrónico y de los conjuntos que esta contiene (p. ej., módulo indicador, módulo del sistema electrónico principal y módulo del sistema electrónico de E/S) puede llegar hasta 80 $^{\circ}$ C (176 $^{\circ}$ F). El sensor puede alcanzar durante su funcionamiento temperaturas próximas a la del producto.

¡Peligro de quemaduras por contacto con las superficies!

► En caso de temperaturas elevadas de los fluidos, tome las medidas de protección necesarias para evitar quemaduras por contacto.

2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Cuando trabaje con el equipo o en el equipo:

- ▶ Lleve el equipo de protección personal conforme a las normas nacionales.
- ▶ Desconecte la fuente de alimentación antes de conectar el equipo.

2.4 Funcionamiento seguro

Riesgo de lesiones

- Use el equipo únicamente si está en correctas condiciones técnicas y no presenta errores ni fallos.
- ▶ El operario es responsable del funcionamiento sin interferencias del equipo.

Modificaciones del equipo

No se permite efectuar modificaciones no autorizadas en el equipo porque pueden conllevar riesgos imprevisibles:

▶ Si, a pesar de ello, se necesita realizar modificaciones, consúltelo con el fabricante.

Reparaciones

Para asegurar el funcionamiento seguro y fiable del equipo:

- ► Solo pueden llevarse a cabo las reparaciones de equipo que están expresamente permitidas.
- ▶ Tenga en cuenta las normas nacionales relativas a reparaciones de equipos eléctricos.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto originales y accesorios del fabricante.

Zona con peligro de explosión

Para eliminar riesgos para el personal o la instalación al utilizar el equipo en una zona con peligro de explosión (p. ej., protección contra explosiones, medidas de seguridad en depósitos a presión):

- ► Compruebe la placa de identificación para verificar que se pueda utilizar el equipo solicitado del modo previsto en la zona con peligro de explosión.
- ► Tenga en cuenta las especificaciones que se indican en la documentación complementaria que forma parte de este manual.

2.5 Seguridad del producto

Este instrumento ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura.

Cumple las normas de seguridad generales y los requisitos legales pertinentes. Cumple también con las directivas de la UE enumeradas en la Declaración CE de conformidad específica del instrumento. Endress+Hauser lo confirma dotando el equipo con la marca CE.

2.6 Seguridad funcional SIL (opcional)

Se debe cumplir estrictamente el manual de seguridad funcional de los equipos que se usen en aplicaciones de seguridad funcional.

2.7 Seguridad informática

Solo ofrecemos garantía para el equipo si este se instala y se utiliza tal como se describe en el manual de instrucciones. El equipo presenta mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los ajustes. No obstante, el operador mismo debe implementar medidas de seguridad informática conformes a las normas de seguridad del operador y destinadas a dotar el equipo y la transmisión de datos de una protección adicional.


2.8 Seguridad informática específica del equipo

El equipo proporciona funciones específicas de asistencia para que el operario pueda tomar medidas de protección. Estas funciones pueden ser configuradas por el usuario y garantizan una mayor seguridad durante el funcionamiento si se utilizan correctamente. En la sección siguiente se proporciona una visión general de las funciones más importantes:

- Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura por hardware
- Código de acceso (válido para configuración con el indicador, Bluetooth o FieldCare, DeviceCare, ASM, PDM)

3 Descripción del producto

3.1 Diseño del producto




■ 1 Diseño del Micropilot FMR63B

- 1 Caja de la electrónica
- 2 Antena integrada, PEEK, 20 mm (0,75 in), rosca
- 3 Antena integrada, PEEK, 20 mm (0,75 in), adaptador M24
- Antena, soporte para montaje enrasado con revestimiento, PTFE, con triclamp ISO2852
- 5 Antena, soporte para montaje enrasado con revestimiento, PTFE, tuerca ranurada DIN11851

4 Recepción de material e identificación del producto

4.1 Recepción de material



Δ0016870

Realice las siguientes comprobaciones durante la recepción de material:

- ¿El código de pedido indicado en el albarán de entrega (1) coincide exactamente con el que figura en la etiqueta adhesiva del producto (2)?
- ¿La mercancía está indemne?
- ¿Los datos indicados en la placa de identificación concuerdan con los especificados en el pedido y en el albarán de entrega?
- ¿Se proporciona la documentación?
- En caso necesario (véase la placa de identificación): ¿Se proporcionan las instrucciones de seguridad (XA)?
- Si no se cumple alguna de estas condiciones, póngase en contacto con la oficina de ventas del fabricante.

4.2 Identificación del producto

Están disponibles las siguientes opciones para identificar el equipo:

- Especificaciones de la placa de identificación
- Código de producto ampliado con desglose de las características del equipo en el albarán de entrega
- ► *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer); introduzca manualmente el número de serie indicado en la placa de identificación.
 - Se muestra toda la información sobre el equipo de medición.
- ► *Aplicación Endress+Hauser Operations*; introduzca manualmente el número de serie indicado en la placa de identificación o escanee el código matricial 2D que figura en la placa de identificación.
 - Se muestra toda la información sobre el equipo de medición.

4.2.1 Placa de identificación

La información que exige la ley y que es aplicable al equipo se muestra en la placa de identificación, p. ej.:

- Identificación del fabricante
- Número de pedido, código ampliado de pedido, número de serie
- Datos técnicos, grado de protección
- Versión del firmware, versión del hardware
- Información relacionada con la homologación, referencia a las instrucciones de seguridad (XA)
- Código DataMatrix (información sobre el equipo)

4.2.2 Dirección del fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Alemania

Lugar de fabricación: Véase la placa de identificación.

4.3 Almacenamiento y transporte

4.3.1 Condiciones de almacenamiento

- Utilice el embalaje original
- Guarde el equipo en un entorno limpio y seco y protéjalo contra los golpes para que no sufra daños

Rango de temperatura de almacenamiento

Véase la información técnica.

4.3.2 Transporte del producto hasta el punto de medición

ADVERTENCIA

Transporte incorrecto.

La caja o el sensor pueden sufrir daños o desprenderse. ¡Riesgo de lesiones!

- ► Transporte el equipo hasta el punto de medición en su embalaje original o por la conexión a proceso.
- ► Fije siempre los equipos elevadores (eslingas, cáncamos, etc.) a la conexión a proceso y no eleve nunca el equipo sujetándolo por la caja del sistema electrónico ni por el sensor. Tenga en cuenta el centro de gravedad del equipo para evitar que se incline o se deslice por error.


5 Montaje

5.1 Instrucciones generales

ADVERTENCIA

Clasificación de pérdida de protección si se abre el equipo en un ambiente húmedo.

- ▶ Abra únicamente el equipo en un ambiente seco.
- 1. Instale el equipo o gire la caja de forma que las entrada de cable no señalen hacia arriba.




A00292

- 2. Asegure siempre firmemente la tapa de la caja y las entradas de cable.
- 3. Sujete las entradas de cable mientras las aprieta.
- 4. Durante el tendido de los cables se debe disponer un circuito de goteo.

5.2 Requisitos de montaje


5.2.1 Accesorios internos del depósito



A00317

Evite la presencia de accesorios internos (interruptores de nivel puntual, sensores de temperatura, puntales de apoyo, anillos de vacío, serpentines calefactores, obstáculos, etc.) dentro del haz de señal. Preste atención al ángulo de abertura del haz α .

5.2.2 Evitación de ecos interferentes



40021012

Las placas deflectoras metálicas instaladas con un ángulo suficiente para dispersar las señales de radar ayudan a prevenir las señales de eco de interferencia.

5.2.3 Alineación vertical del eje de la antena

Alinee la antena de forma que quede perpendicular a la superficie del producto.



El alcance máximo de la antena podría verse reducido, o bien se podrían producir señales interferentes adicionales, si la antena no se instala en posición perpendicular al producto.

5.2.4 Alineación radial de la antena

Según la característica direccional, no es necesaria una alineación radial de la antena.

5.2.5 Opciones de optimización

Mapeado

La medición se puede optimizar suprimiendo electrónicamente las señales de eco de interferencia.

Véase el Parámetro **Confirmación distancia**.

5.3 Montaje del equipo

5.3.1 Antena integrada, PEEK de 20 mm (0,75 in)


Información relativa a las conexiones roscadas

- Durante el enroscado, ejecute el giro exclusivamente por el perno hexagonal.
- Herramienta: llave fija de 36 mm
- Par máximo admisible: 50 Nm (36 lbf ft)

Información sobre la tubuladura de montaje

La longitud máxima de la tubuladura $H_{m\acute{a}x}$ depende del diámetro de la tubuladura D.

Longitud máxima de la tubuladura $H_{m\acute{a}x}$ en función del diámetro de la tubuladura D



Si la longitud de las tubuladuras es mayor, se debe prever una disminución en las prestaciones de la medición.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El extremo de la tubuladura debe ser liso y no presentar rebabas.
- El borde de la tubuladura debería ser redondeado.
- Se debe llevar a cabo un mapeado.
- Si la aplicación usa tubuladuras más altas de lo que se indica en la tabla, póngase en contacto con el departamento de asistencia del fabricante.


5.3.2 Antena, con revestimiento de PTFE, soporte para montaje enrasado de 50 mm (2 in)

El revestimiento de la antena también actúa como junta de proceso. No se requiere una junta adicional para la instalación.

Información sobre la tubuladura de montaje

La longitud máxima de la tubuladura $H_{máx}$ depende del diámetro de la tubuladura D.

La longitud máxima de la tubuladura $H_{m\acute{a}x}$ depende del diámetro de la tubuladura D



Si la longitud de las tubuladuras es mayor, se debe prever una disminución en las prestaciones de la medición.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El extremo de la tubuladura debe ser liso y no presentar rebabas.
- El borde de la tubuladura debería ser redondeado.
- Se debe llevar a cabo un mapeado.
- Si la aplicación usa tubuladuras más altas de lo que se indica en la tabla, póngase en contacto con el departamento de asistencia del fabricante.


5.3.3 Antena, con revestimiento de PTFE, soporte para montaje enrasado de 80 mm (3 in)

El revestimiento de la antena también actúa como junta de proceso. No se requiere una junta adicional para la instalación.

Información sobre la tubuladura de montaje

La longitud máxima de la tubuladura $H_{máx}$ depende del diámetro de la tubuladura D.

La longitud máxima de la tubuladura $H_{máx}$ depende del diámetro de la tubuladura D



Si la longitud de las tubuladuras es mayor, se debe prever una disminución en las prestaciones de la medición.

Tenga en cuenta lo siguiente:


- El extremo de la tubuladura debe ser liso y no presentar rebabas.
- El borde de la tubuladura debería ser redondeado.
- Se debe llevar a cabo un mapeado.
- Si la aplicación usa tubuladuras más altas de lo que se indica en la tabla, póngase en contacto con el departamento de asistencia del fabricante.

5.3.4 Giro de la caja

La caja puede girarse en hasta 380° aflojando el tornillo de fijación.

Ventajas

- Instalación sencilla debido una alineación óptima de la caja
- Acceso fácil a los dispositivos
- Legibilidad óptima del indicador local (opcional)



- Caja de plástico de compartimento único (sin tornillo de bloqueo)
- Caja de aluminio de compartimento único
- Caja de compartimento único, 316L, higiene (sin tornillo de bloqueo)
- D Caja de compartimento doble
- Ε Caja de compartimento doble, forma de L
- Tornillo de bloqueo

AVISO

La caja no se puede desenroscar por completo.

- ▶ Afloje el tornillo de bloqueo externo un máximo de 1,5vueltas. Si el tornillo se afloja demasiado o se desatornilla por completo (más allá del punto de anclaje), las piezas pequeñas (contradisco) pueden aflojarse y caer.
- ► Apriete el tornillo de fijación (hembra hexagonal de 4 mm (0,16 in)) con un máximo de 3,5 Nm (2,58 lbf ft) ± 0,3 Nm (0,22 lbf ft).


5.3.5 Giro del módulo indicador

ADVERTENCIA

Tensión de alimentación conectada.

¡Riesgo de descargas eléctricas y/o explosión!

▶ Desconecte la tensión de alimentación antes de abrir el equipo de medición.




A0038224

- 1. Si está instalado: Suelte el tornillo del cierre de la cubierta del compartimento del sistema electrónico usando la llave Allen.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento del sistema electrónico de la caja del transmisor y compruebe la junta de la cubierta.
- 3. Presione el mecanismo de liberación y retire el módulo del indicador.
- 4. Gire el módulo indicador hasta alcanzar la posición deseada: máximo 4 × 90 ° en cada sentido. Disponga el módulo indicador en la posición deseada sobre el compartimento del sistema electrónico y encájelo bien hasta oír un clic. Vuelva a enroscar la cubierta del compartimento del sistema electrónico sobre la caja del transmisor. Si está instalado: Apriete el tornillo del cierre de la cubierta usando la llave Allen con 0,7 Nm (0,52 lbf ft)±0,2 Nm (0,15 lbf ft).

5.3.6 Modificación de la posición de instalación del módulo indicador

La posición de instalación del indicador se puede modificar en el caso de la caja de compartimento doble en forma de L.




A0048401

ADVERTENCIA


Tensión de alimentación conectada.

¡Riesgo de descargas eléctricas y/o explosión!

▶ Desconecte la tensión de alimentación antes de abrir el equipo de medición.








3 →


Si está instalado: Suelte el tornillo del cierre de la cubierta del indicador usando la llave Allen.


▶ Desenrosque la cubierta del indicador y revise la junta de la cubierta.

Presione el mecanismo de liberación y retire el módulo indicador.




▶ Suelte la conexión.






Si está instalado: Suelte el tornillo del cierre de la cubierta del compartimento de conexiones usando la llave Allen.

Desenrosque la cubierta del compartimento de conexiones y revise la junta de la cubierta. Enrosque este cubierta en el compartimento del sistema electrónico en vez de la cubierta del indicador. Si está instalado: Apriete el tornillo del cierre de la cubierta usando la llave Allen





- Enchufe la conexión del módulo indicador en el compartimento de conexiones.
- Disponga el módulo indicador en la posición deseada hasta que encaje y se oiga un clic.
- Vuelva a enroscar la cubierta con firmeza en la caja. Si está instalado: Apriete el tornillo del cierre de la cubierta usando la llave Allen con 0,7 Nm (0,52 lbf ft).

5.3.7 Cierre de las tapas de la caja

AVISO

Daños por suciedad en la rosca y en la caja.

- ▶ Retire la suciedad (p. ej., arena) de la rosca de la cubierta y la caja.
- Si sigue notando resistencia al cerrar la cubierta, compruebe la posible presencia de suciedad en la rosca y límpiela.

Rosca de la caja

Las roscas del sistema electrónico y del compartimento de conexiones se pueden dotar de un recubrimiento antifricción.

Lo siguiente es aplicable a todos los materiales de la caja:

No lubrique las roscas de la caja.

5.4 Comprobación tras el montaje

- ☐ ¿El equipo está indemne? (inspección visual)
- \square ¿La identificación y el etiquetado del punto de medición son correctos? (inspección visual)
- ☐ ¿El equipo de medición está protegido contra las precipitaciones y la luz solar?
- ☐ ¿Los tornillos de fijación y el cierre de la cubierta están apretados con firmeza?
- \square ¿El equipo de medición cumple las especificaciones del punto de medición? Por ejemplo:
- □ Temperatura de proceso
- □ Presión de proceso
- □ Temperatura ambiente
- □ Rango de medición

6 Conexión eléctrica

6.1 Requisitos de conexión


6.1.1 Tapa con tornillo de fijación

En el caso de los equipos destinados al uso en áreas de peligro con un tipo de protección contra explosiones determinado, la cubierta está bloqueada con un tornillo de fijación.


AVISO

Si el tornillo de fijación no está posicionado correctamente, la cubierta no puede proporcionar un sellado seguro.

- ▶ Abra la tapa: afloje el tornillo de bloqueo de la tapa con un máximo de 2 vueltas para que no caiga dicho tornillo. Ajuste la cubierta y compruebe la junta de la cubierta.
- Cierre la tapa: atornille la tapa de forma segura en la caja, asegurándose de que el tornillo de bloqueo se ha dispuesto correctamente. No debe haber ningún espacio entre la cubierta y la caja.




■ 2 Tapa con tornillo de fijación



■ 3 Cubierta con tornillo de fijación; caja higiénica (solo para protección contra explosiones por polvo)

6.1.2 Compensación de potencial

La tierra de protección del equipo no se debe conectar. Si es necesario, la línea de compensación de potencial puede conectarse al borne de tierra exterior del transmisor antes de conectar el equipo.




- Caja de compartimento único, plástico Α
- Caja de compartimento único, aluminio
- Caja de compartimento único; 316L higiene (equipo Ex) C
- Caja de compartimento doble
- Caja de compartimento doble, forma de L Е
- Borne de tierra para conectar la línea de compensación de potencial

ADVERTENCIA

Riesgo de explosión

- ► Consúltense las instrucciones de seguridad en la documentación independiente sobre aplicaciones en zonas con peligro de explosión.
- Para una compatibilidad electromagnética óptima:
 - La línea de compensación de potencial debe ser lo más corta posible
 - Tenga en cuenta que la sección transversal debe ser al menos 2,5 mm² (14 AWG)

6.2 Conexión del equipo



- Α Caja de plástico de compartimento único
- Caja de aluminio de compartimento único В
- С Caja de compartimento único, 316L higiene
- D Caja de compartimento doble
- Ε Caja de compartimento doble, forma de L
- Cubierta del compartimento de conexiones
- Equipos con una caja de compartimento único, 316L higiene, y prensaestopas de conducto se deben conectar como equipos de fin de línea. Se debe usar solo una entrada de conducto.
- Rosca de la caja

Las roscas del sistema electrónico y del compartimento de conexiones se pueden dotar de un recubrimiento antifricción.

Lo siguiente es aplicable a todos los materiales de la caja:

No lubrique las roscas de la caja.

6.2.1 Tensión de alimentación

La tensión de alimentación depende del tipo seleccionado de homologación del equipo

Exento de peligro, Ex d, Ex e	10,5 35 V _{DC}
Ex i	10,5 30 V _{DC}
Corriente nominal	4 20 mA

La fuente de alimentación debe contar con homologación de seguridad (p. ej., PELV, SELV, Clase 2), así como cumplir las especificaciones de los protocolos relevantes.

De conformidad con la norma IEC/EN61010-1, se debe disponer un disyuntor adecuado para el equipo

Indicador del equipo y Bluetooth

El indicador y la función Bluetooth (opción de pedido) dependen de la tensión de alimentación cuando se enciende el equipo.

Tensión de alimentación

- <15 V_{DC}; la retroiluminación se apaga
- <12 V_{DC}; la función Bluetooth también se apaga



[4] Si se usa el indicador remoto FHX50B (accesorio)

Tensión de alimentación

- <15 V_{DC}; la retroiluminación y la función Bluetooth se apagan
- 12,5 V_{DC} mínimo

6.2.2 Especificación de los cables

Sección nominal

- Tensión de alimentación
 - 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 13 AWG)
- Tierra de protección o puesta a tierra del apantallamiento del cable > 1 mm² (17 AWG)
- Borne de tierra externo 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

Diámetro exterior del cable

El diámetro externo del cable depende del prensaestopas que se utilice

- Acoplamiento, plástico: Ø5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)
- Acoplamiento, latón niquelado:
- Ø7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in) Acoplamiento, acero inoxidable:
 - Ø7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)

6.2.3 4 ... 20 mA HART





Diagrama de bloques de la conexión HART

- 1 Equipos con comunicación HART
- 2 Resistencia para comunicaciones HART
- 3 Alimentación
- 4 Multímetro o amperímetro



Tenga en cuenta la caída de tensión:

6~V~máximo para una resistencia para comunicaciones $250~\Omega$

6.2.4 Protección contra sobretensiones

La protección contra sobretensiones se puede pedir opcionalmente en forma de "Accesorio montado" a través de la estructura de pedido del producto

Equipos sin protección contra sobretensiones opcional

Los equipos satisfacen los requisitos que exige la especificación de productos IEC/DIN EN 61326-1 (tabla 2: entorno industrial).

Según el tipo de puerto (para alimentación CC, para entradas/salidas) se requieren niveles de prueba diferentes, en conformidad con IEC/DIN EN 61326-1, contra oscilaciones transitorias (sobretensiones) (IEC / DIN EN 61000-4-5 Sobretensiones):

El nivel de prueba para puertos de alimentación CC y puertos de entrada/salida es de 1000 V de la línea a tierra

Equipos con protección contra sobretensiones opcional

- Tensión de cebado: mín. 400 V_{DC}
- Probado según IEC/DIN EN 60079-14 subapartado 12.3 (IEC/DIN EN 60060-1 apartado 7)
- Corriente de descarga nominal: 10 kA

AVISO

El equipo podría sufrir daños irreversibles

► Conecte siempre a tierra el equipo con protección contra sobretensiones integrada.

Categoría de sobretensión

Categoría de sobretensión II

6.2.5 Cableado

ADVERTENCIA

La tensión de alimentación podría estar conectada.

¡Riesgo de descargas eléctricas y/o explosión!


- ▶ Si el equipo se utiliza en zonas con peligro de explosión, compruebe que cumple con las normas nacionales y las especificaciones de las instrucciones de seguridad (XA). Utilice únicamente el prensaestopas especificado.
- La tensión de alimentación debe cumplir con las especificaciones de la placa de identificación.
- ► Apague la tensión de alimentación antes de conectar el equipo.
- ► Si es necesario, la línea de compensación de potencial puede conectarse al borne de tierra exterior del equipo antes de conectar las líneas de alimentación.
- ▶ Debe proveerse un disyuntor adecuado para el equipo de conformidad con la norma IEC/EN 61010.
- ► Los cables se deben aislar de forma adecuada y se debe prestar atención a la tensión de alimentación y a la categoría de sobretensión.
- ► Los cables de conexión deben ofrecer una estabilidad de temperatura adecuada, y se debe prestar atención a la temperatura ambiente.
- ► Haga funcionar el equipo de medición exclusivamente con las cubiertas cerradas.

Conecte el equipo de la siguiente forma:

- 1. Suelte el cierre de la cubierta (si se ha suministrado).
- 2. Desenrosque la cubierta.
- 3. Guíe los cables a través de los prensaestopas o las entradas de cable.
- 4. Conecte los cables.
- 5. Apriete los prensaestopas o las entradas de cables para que sean estancos a las fugas. Sujete la entrada de la caja mientras la aprieta.
- 6. Vuelva a enroscar la cubierta de forma segura en el compartimento de conexiones.
- 7. Si se ha suministrado: apriete el tornillo del cierre de la cubierta usando la llave Allen con $0.7 \text{ Nm } (0.52 \text{ lbf ft}) \pm 0.2 \text{ Nm } (0.15 \text{ lbf ft})$.

6.2.6 Asignación de terminales

Caja de compartimento único




A0042594

■ 5 Terminales de conexión y borne de tierra en el compartimento de conexiones

- 1 Terminal positivo
- 2 Terminal negativo
- 3 Borne de tierra interno


Caja de compartimento doble



₽ 6 Terminales de conexión y borne de tierra en el compartimento de conexiones

- 1 Terminal positivo
- Terminal negativo
- 3 Borne de tierra interno

Caja de compartimento doble, en forma de L




₽ 7 Terminales de conexión y borne de tierra en el compartimento de conexiones

- Terminal positivo
- Terminal negativo
- 3 Borne de tierra interno

26

6.2.7 Entradas de cable



- Α Caja de compartimento único, plástico
- В Caja de compartimento único, aluminio
- CCaja de compartimento único, 316L higiene
- D Caja de compartimento doble
- Caja de compartimento doble, forma de L
- Entrada de cable
- Tapón ciego

El tipo de entrada de cable depende de la versión del equipo solicitada.

Los cables de conexión siempre han de quedar tendidos hacia abajo, de modo que la humedad no pueda penetrar en el compartimento de conexiones.


Si es necesario, cree un circuito de goteo o utilice una tapa de protección ambiental.

6.2.8 Conectores de equipo disponibles

En el caso de los equipos con conector, no es necesario abrir la caja para realizar la conexión.


Use las juntas incluidas para evitar que penetre humedad en el equipo.

Equipos con conector M12



- Señal +
- Sin asignar
- 3 Señal -
- Tierra

Equipos de medición con conector Harting Han7D



- A Conexión eléctrica de los equipos dotados con conector Harting Han7D
- B Vista de la conexión al equipo
- Marrón
- + Azul

Material

CuZn, contactos dorados para conectores y conectores tipo jack

6.3 Aseguramiento del grado de protección

6.3.1 Entradas de cable

- Prensaestopas M20, plástico, IP 66/68 NEMA tipo 4X/6P
- Prensaestopas M20, latón niquelado, IP66/68 NEMA TIPO 4X/6P
- Prensaestopas M20, 316L, IP66/68 NEMA TIPO 4X/6P
- Rosca M20, IP66/68 NEMA TIPO 4X/6P
- Rosca G1/2, IP66/68 NEMA TIPO 4X/6P
 Si se selecciona la rosca G1/2, el equipo se suministra con una rosca M20 de manera predeterminada y la entrega incluye un adaptador G1/2, junto con toda la documentación correspondiente
- Rosca NPT1/2, IP66/68 TIPO 4X/6P
- Tapón ciego de protección durante el transporte: IP22, TIPO 2
- Conector HAN7D, 90 grados, IP65 NEMA Tipo 4X
- Conector M12
 - Cuando la caja está cerrada y el cable de conexión está conectado: IP66/67 NEMA Tipo 4X
 - Cuando la caja está abierta y el cable de conexión no está conectado: IP 20, NEMA de tipo 1

AVISO

Conector M12 y conector HAN7D: un montaje incorrecto puede invalidar la clase de protección IP.

- ► El grado de protección solo es válido si el cable utilizado está conectado y atornillado correctamente.
- ► El grado de protección solo es aplicable si el cable de conexión usado está especificado según IP67, NEMA tipo 4X.
- ► Las clases de protección IP solo se mantienen si se usa el tapón provisional o si el cable está conectado.

28

6.4 Comprobaciones tras la conexión


	¿El equipo o los cables están indemnes (inspección visual)?
	¿Los cables empleados cumplen los requisitos?
	¿Los cables montados cuentan con un sistema de descarga de tensiones mecánicas?
□¿I fuga	os prensaestopas están montados y apretados con seguridad y son estancos a las
	¿La tensión de alimentación se corresponde con las especificaciones que figuran en la a de identificación?
	¿La polaridad no está invertida?, ¿la asignación de terminales es correcta?
	¿La cubierta está bien enroscada?
	¿El cierre de la cubierta está apretado correctamente?

7 Opciones de configuración

7.1 Visión general de las opciones de configuración

- Configuración por medio de las teclas de configuración y los microinterruptores del módulo del sistema electrónico
- Configuración por medio de las teclas de configuración ópticas del módulo indicador (opcional)
- Configuración mediante tecnología inalámbrica Bluetooth® (con indicador de equipo Bluetooth opcional) con SmartBlue App o FieldXpert, DeviceCare
- Configuración mediante el software de configuración (Endress+Hauser FieldCare/ DeviceCare, consola, AMS, PDM, etc.)

7.2 Teclas de configuración y microinterruptores en el módulo del sistema electrónico HART



A004612

- 🖻 8 💮 Teclas de configuración y microinterruptores en el módulo del sistema electrónico HART
- 1 Tecla de configuración para reiniciar la contraseña (para inicio de sesión de Bluetooth y rol de usuario Mantenimiento)
- 1+2 Teclas de configuración para restablecer el equipo (estado de fábrica)
- 2 Tecla de configuración II (solo para reinicio de fábrica)
- 3 Microinterruptor para corriente de alarma
- 4 Microinterruptor para bloquear y desbloquear el equipo

El ajuste de los microinterruptores en el módulo de la electrónica tiene prioridad sobre los ajustes efectuados por otros métodos de configuración (p. ej., FieldCare/DeviceCare).

7.3 Estructura y funciones del menú de configuración

Las diferencias entre la estructura de los menús de configuración del indicador local y del software de configuración Endress+Hauser FieldCare o DeviceCare se puede resumir de la manera siguiente:

El indicador local es apropiado para configurar aplicaciones simples.

Se puede utilizar el software de configuración (FieldCare, DeviceCare, SmartBlue, AMS, PDM...) para configurar los parámetros de una amplia gama de aplicaciones.

Los asistentes ayudan al usuario a efectuar la puesta en marcha de las distintas aplicaciones. Se quía al usuario a través de los pasos de configuración individuales.

7.3.1 Roles de usuario y autorización de acceso correspondiente

Los dos roles de usuario **Operador** y **Mantenimiento** (estado de fábrica) no tienen los mismos derechos de acceso a escritura si se ha definido un código de acceso específico para el equipo. Este código de acceso protege la configuración del equipo de accesos no autorizados.

Si se introduce un código de acceso incorrecto, el usuario adquirirá los derechos de acceso propios del rol de usuario **Operador**.


7.4 Acceso al menú de configuración a través del indicador local

7.4.1 Indicador de equipo (opcional)

Las teclas de configuración ópticas se pueden pulsar a través de la cubierta. No es necesario abrir el equipo.

Funciones:

- Indicación de los valores medidos y los mensajes de fallo y de aviso
- Iluminación de fondo, que cambia de verde a rojo en caso de producirse un error
- El indicador del equipo puede retirarse para un manejo más fácil.
- La retroiluminación se activa o desactiva según la tensión de alimentación y el consumo de corriente.
- El indicador del equipo se encuentra también disponible opcionalmente con tecnología inalámbrica Bluetooth[®].



■ 9 Indicador gráfico con teclas de configuración ópticas (1)

- Tecla 🛨
 - Navegación descendente en la lista de selección
 - Editar valores numéricos o caracteres en una función
- Tecla 🖃
 - Navegación ascendente en la lista de selección
 - Editar valores numéricos o caracteres en una función
- Tecla E
 - Cambiar de la pantalla principal al menú principal
 - Confirmar la entrada
 - Pasar al ítem siguiente
 - Seleccione un elemento del menú y active el modo de edición
 - Desbloquee/bloquee la configuración del indicador
 - Mantenga pulsada la tecla 🗉 y se mostrará una breve descripción del parámetro seleccionado (si está disponible)
- Tecla ± y tecla = (función ESC)
 - Salir del modo de edición de un parámetro sin quardar ningún cambio
 - Menú en el nivel de selección: cada vez que pulse simultáneamente las dos teclas, retrocederá un nivel en el menú
 - Pulse las teclas simultáneamente para volver al nivel superior

7.4.2 Configuración con tecnología inalámbrica Bluetooth® (opcional)

Prerrequisito

- Instrumento con indicador en el equipo que incluye Bluetooth
- Teléfono móvil o tableta con SmartBlue App de Endress+Hauser o PC con la versión de DeviceCare 1.07.05 o FieldXpert SMT70

La conexión tiene un alcance de hasta 25 m (82 ft). El alcance puede variar según las condiciones ambientales, p. ej., si hay accesorios, paredes o techos.

Las teclas de configuración del indicador se bloquean en cuanto el equipo se conecta por Bluetooth.

Un símbolo de Bluetooth parpadeando indica que hay disponible una conexión Bluetooth.

Aplicación SmartBlue

1. Escanee el código QR o introduzca "SmartBlue" en el campo de búsqueda de App Store o de Google Play.



A0039186

- 2. Abra la aplicación SmartBlue.
- 3. Seleccione el equipo en la lista activa que se muestra.
- 4. Inicio de sesión:
 - └─ Introduzca el nombre de usuario: admin Contraseña: número de serie del equipo.
- 5. Cambie la contraseña después de iniciar sesión por primera vez.

32

Prerrequisitos

Requisitos del sistema

La aplicación SmartBlue App está disponible para descargar en smartphones o tablets. Consulte la App Store (Apple) o la Google Play Store para ver información sobre la compatibilidad con la aplicación SmartBlue con terminales móviles.

Contraseña inicial

El número de serie del equipo sirve como contraseña inicial cuando se establece la conexión por primera vez.

i

Tenga en cuenta lo siguiente

Si se retira el indicador Bluetooth de un equipo y se instala en otro:

- Todos los datos de inicio de sesión solo se guardan en el indicador Bluetooth y no en el equipo
- La contraseña cambiada por el usuario también se guarda en el indicador Bluetooth

7.5 Acceso al menú de configuración a través del software de configuración

Se puede acceder a través del software de configuración:

- Mediante comunicación HART, p. ej. Commubox FXA195
- Mediante el Endress+Hauser Commubox FXA291
 Con Commubox FXA291, se puede establecer una conexión CDI con la interfaz del equipo y un PC/portátil Windows con un puerto USB.

7.6 DeviceCare

7.6.1 Alcance functional

Herramienta de conexión y configuración de equipos de campo Endress+Hauser.

La forma más rápida de configurar equipos de campo Endress+Hauser es con la herramienta específica "DeviceCare". Junto con los gestores de tipos de equipo (DTM), DeviceCare supone una solución práctica y completa.



Para conocer más detalles, véase el catálogo de innovación INO1047S

7.7 FieldCare

7.7.1 Rango funcional

Herramienta de gestión de activos de la planta (PAM) basada en FDT de Endress+Hauser. FieldCare permite configurar todas los equipos de campo inteligentes de un sistema y ayuda a gestionarlos. Mediante el uso de la información de estado, FieldCare también es una manera simple pero efectiva de comprobar su estado y condición.

Se accede a través de:

- Interfaz de servicio CDI
- Comunicación HART

Funciones típicas:

- Configuración de los parámetros del transmisor
- Cargar y quardar los datos del equipo (cargar/descargar)
- Documentación del punto de medición
- Visualización de la memoria de valores medidos (registrador en línea) y el libro de registro de eventos

Para obtener más información sobre FieldCare, consulte los manuales de instrucciones BA00027S y BA00059S

8 Integración en el sistema

8.1 Visión general de los ficheros de descripción del equipo

ID del fabricante: 17 (0x0011)
ID de tipo de equipo: 0x11C1
Especificación HART: 7.6

- Los archivos descriptores del equipo (DD), así como demás información y ficheros, se pueden encontrar en:
 - www.endress.com
 - www.fieldcommgroup.org

8.2 Variables medidas mediante protocolo HART

Los valores medidos siguientes se asignan de fábrica a las variables del equipo:

Variable del equipo	Valor medido
Valor primario (PV)	Nivel linealizado
Valor secundario (SV)	Distancia
Valor terciario (TV)	Amplitud absoluta de eco
Valor cuaternario (CV)	Amplitud relativa de eco

La asignación de los valores medidos a las variables del equipo se puede modificar en el submenú siguiente:

Aplicación → Salida HART → Salida HART

En un lazo HART Multidrop, el valor analógico de corriente solo puede ser usado para la transmisión de señal por un único equipo. Para todos los demás equipos presentes en el **Parámetro "Modo corriente de lazo"**, seleccione la Opción **Desactivar**.

Puesta en marcha 9

Todas las herramientas de configuración proporcionan un asistente de puesta en marcha que ayuda al usuario a ajustar los parámetros más importantes de configuración (Menú **Guía** Asistente **Puesta en marcha**).

9.1 **Preliminares**

El rango de medición y la unidad con la que se transmite el valor medido se corresponden con los datos que figuran en la placa de identificación.

ADVERTENCIA

Los ajustes de fábrica de las salidas de corriente son importantes para la seguridad. Se puede producir como resultado un desbordamiento de producto.

- ▶ El ajuste de la salida de corriente depende del ajuste en el Parámetro **Asignación valor** primario.
- Tras cambiar el ajuste de la salida de corriente, compruebe el ajuste del span (Valor inferior del rango salida and Salida valor rango superior) y cámbielo si es necesario.

9.2 Comprobación de funciones


Antes de efectuar la puesta en marcha del punto de medición, compruebe que se hayan llevado a cabo las verificaciones correspondientes después de la instalación y de la conexión.



- → 🖺 Comprobaciones tras la instalación
- → 🖺 Comprobaciones tras la conexión

9.3 Establecimiento de una conexión mediante FieldCare y DeviceCare


9.3.1 Mediante protocolo HART



- 10 Opciones para la configuración a distancia mediante protocolo HART
- 1 PLC (controlador lógico programable)
- 2 Fuente de alimentación del transmisor, p. ej., RN42
- 3 Conexión para Commubox FXA195 y comunicador de equipo AMS TrexTM
- Comunicador de equipo AMS TrexTM
- Ordenador con software de configuración (p. ej., DeviceCare/FieldCare, AMS Device View, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70
- 8 Módem Bluetooth con cable de conexión (p. ej., VIATOR)
- Transmisor

36

9.3.2 Mediante interfaz de servicio (CDI)



A0039148

- 1 Ordenador con software de configuración FieldCare/DeviceCare
- 2 Commubox FXA291
- 3 Interfaz de servicio (CDI) del equipo de medición (= Endress+Hauser Common Data Interface)

9.4 Configuración de la dirección del equipo mediante software

Véase Parámetro "Dirección HART"

Introduzca la dirección para intercambiar datos mediante el protocolo HART.

- Guía → Puesta en marcha → Dirección HART
- Aplicación → Salida HART → Configuración → Dirección HART

9.5 Configuración del idioma de manejo

9.5.1 Indicador local

Configuración del idioma de funcionamiento

- Para configurar el idioma de operación, en primer lugar se debe desbloquear el indicador:
- 1. Mantenga la tecla 🗉 pulsada durante por lo menos 2 s.
 - ► Aparece un cuadro de diálogo.
- 2. Desbloquee la configuración del indicador.
- 3. En el menú principal, seleccione Parámetro **Language**.
- 4. Pulse la tecla 🗉.
- 5. Seleccione el idioma deseado con la tecla \pm o \Box .
- 6. Pulse la tecla E.
- El manejo del indicador se bloquea de manera automática (excepto en el Asistente **Modo seguro**):
 - después de 1 min en la página principal sin pulsar ninguna tecla
 - después de 10 min dentro del menú de configuración sin pulsar ninguna tecla

9.5.2 Software de configuración


Elegir el idioma del display local

Sistema → Visualización → Language

Selección en el Parámetro **Language**; La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

9.6 Configuración del equipo

9.6.1 Medición de nivel en líquidos



■ 11 Parámetros de configuración para la medición de nivel en líquidos

- R Punto de referencia de la medición
- A Longitud de la antena + 10 mm (0,4 in)
- C 50 ... 80 mm (1,97 ... 3,15 in); producto er < 2
- D Distancia
- L Nivel
- E Parámetro "Calibración vacío" (= 0 %)
- F Parámetro "Calibración lleno" (= 100 %)

En el caso de productos con una constante dieléctrica baja, $\[mathbb{e}\]$ el fondo del depósito puede ser visible a través del producto si los niveles son muy bajos (por debajo del nivel C). En este rango debe esperarse una precisión reducida. Si ello no resulta aceptable, en tales aplicaciones se debe situar el punto cero a una distancia C por encima del fondo del depósito $\[mathbb{r}\]$ Parámetros de configuración para la medición de nivel en líquidos.

9.6.2 Puesta en marcha con el asistente para la puesta en marcha

En FieldCare, DeviceCare, SmartBlue y en el indicador, el Asistente **Puesta en marcha** está disponible para guiar al usuario a través de los pasos de la puesta en marcha inicial.

Complete este asistente para poner en marcha el dispositivo.

Para cada parámetro, ingrese el valor apropiado o seleccione la opción apropiada.

NOTA

Si sale del asistente antes de completar todos los parámetros requeridos, el dispositivo puede entrar en un estado no definido.

En este caso, se recomienda restablecer la configuración predeterminada.

9.7 Grabación de la Cueva de Eco

Grabe la Cueva de Eco actual a modo de curva de eco de referencia para fines de diagnóstico subsiguientes

Una vez configurada la medición, se recomienda grabar la curva envolvente Cueva de Eco actual como curva de eco de referencia.

Se usa el Parámetro **Guardar curva de referencia** situado en el Submenú **Cueva de Eco** para grabar la Cueva de Eco.

Diagnóstico → Cueva de Eco → Guardar curva de referencia

► En el Parámetro **Guardar curva de referencia**, active la Opción **Curva de referencia del cliente**

9.8 Submenú "Simulación"

Simulación de una variable de proceso, de una salida de pulsos o de un evento de diagnóstico.

10 Funcionamiento

10.1 Leer el estado de bloqueo del equipo

Mostrar la protección contra escritura activa en Parámetro **Estado bloqueo**:

- Indicador local 📵:
 - El símbolo 🗈 aparece en la página principal
- Software de configuración (FieldCare/DeviceCare)

 Navegación: Sistema → Gestión del equipo → Estado bloqueo

10.2 Lectura de valores medidos

Todos los valores medidos se pueden leer mediante Submenú Valor medido.

Navegación: Menú **Aplicación** → Submenú **Valores medidos**

10.3 Adaptar el equipo a las condiciones de proceso

Dispone de los siguientes menús para este fin:

- Ajustes básicos en el Menú **Guía**
- Ajustes avanzados en:
 - Menú **Diagnóstico**
 - Menú **Aplicación**
 - Menú Sistema

10.4 Heartbeat Technology (opcional)

10.4.1 Heartbeat Verification

Asistente "Heartbeat Verification"

Este asistente se utiliza para iniciar una verificación automática del funcionamiento del dispositivo. Los resultados pueden ser documentados como un informe de verificación.

- El asistente se puede usar por medio del software de configuración y el indicador El asistente se puede iniciar en el indicador pero solo muestra el resultado Opción Pasado o Opción Fallido.
- El asistente guía al usuario en todo el proceso de creación del informe de verificación

10.4.2 Heartbeat Verification/Monitoring

- El Submenú **Heartbeat** solo está disponible si la configuración se efectúa a través de FieldCare, DeviceCare o la aplicación SmartBlue. Contiene los asistentes que están disponibles con los paquetes de aplicación Heartbeat Verification y Heartbeat Monitoring.
- Documentación sobre Heartbeat Technology: Endress+Hauser sitio web: www.endress.com → Descargas.

11 Diagnósticos y localización y resolución de fallos

11.1 Localización y resolución de fallos en general

11.1.1 Errores generales

El equipo no responde

- Causa posible: La tensión de alimentación no concuerda con la especificación que figura en la placa de identificación
 - Remedio: Aplique la tensión correcta
- Causa posible: La polaridad de la tensión de alimentación es errónea Remedio: Corrija la polaridad
- Causa posible: Los cables de conexión no están en contacto con los terminales
 Remedio: Compruebe el contacto eléctrico entre los cables y corríjalo si es necesario
- Causa posible: Resistencia de carga demasiado alta Remedio: Aumente la tensión de alimentación para alcanzar la tensión mínima en los terminales

Valores no visibles en el indicador

- Causa posible: El ajuste del indicador es demasiado brillante o excesivamente oscuro Remedio:
 - Use el Parámetro **Contraste del visualizador** para aumentar o reducir el contraste Ruta de navegación: Sistema → Visualización → Contraste del visualizador
- Causa posible: El conector del cable del indicador no está bien conectado Remedio: Enchufe el conector correctamente
- Causa posible: El indicador está defectuoso Remedio: Sustituya el indicador

Cuando se arranca el equipo o se conecta el indicador, en este aparece el mensaje "Communication error"

- Causa posible: Influencia de una interferencia electromagnética Remedio: Revise la puesta a tierra del equipo
- Causa posible: Defecto en el cable de conexión o en el conector del indicador Remedio: Sustituya el indicador

La comunicación a través de la interfaz CDI no funciona

Causa posible: Configuración errónea del puerto COM en el ordenador

Remedio: Revise la configuración del puerto COM en el ordenador y corríjala si es necesario

El equipo no está midiendo correctamente

Causa posible: Error de configuración de parámetros

Remedio: Compruebe y corrija la configuración de los parámetros

11.2 Error. Configuración a través SmartBlue

La configuración a través de SmartBlue solo resulta posible en equipos que tengan un indicador con Bluetooth (disponible opcionalmente).

El equipo no está visible en la lista actualizada

- Causa posible: No hay conexión Bluetooth disponible
 Remedio: Habilite Bluetooth en el equipo de campo a través del indicador o la herramienta de software, así como en el smartphone/la tableta
- Causa posible: La señal de Bluetooth está fuera del alcance Remedio: Reduzca la distancia entre el equipo de campo y el smartphone o la tableta La conexión tiene un alcance de hasta 25 m (82 ft).
 Radio de funcionamiento con visibilidad mutua 10 m (33 ft)
- Causa posible: el geoposicionamiento no está activado en los dispositivos Android o no es admisible para la SmartBlue App
 Remedio: Habilita/deshabilita el servicio de geologalización en el dispositivo Android
 - Remedio: Habilite/deshabilite el servicio de geolocalización en el dispositivo Android para la aplicación SmartBlue
- El indicador no tiene Bluetooth
- La Historom no está conectada

El equipo aparece en la lista actualizada pero no se puede establecer una conexión

- Causa posible: El equipo ya está conectado con otro smartphone o tableta a través de Bluetooth
 - Solo se permite una conexión punto a punto
 - Remedio: Desconecte del equipo el smartphone o la tableta
- Causa posible: El nombre de usuario y la contraseña no son correctos Remedio: El nombre de usuario estándar es "admin" y la contraseña es el número de serie del equipo indicado en la placa de identificación de este (únicamente si el usuario no había cambiado la contraseña con anterioridad)
 - Si ha olvidado la contraseña, póngase en contacto con el personal de servicios de Endress +Hauser (www.addresses.endress.com)

No es posible la conexión a través de SmartBlue

- Causa posible: Contraseña introducida incorrecta
 Remedio: Introduzca la contraseña correcta prestando atención al uso de mayúsculas y minúsculas
- Causa posible: Ha olvidado la contraseña
 Remedio: Póngase en contacto con el personal de servicios de Endress+Hauser (www.addresses.endress.com)

No es posible iniciar sesión a través de SmartBlue


- Causa posible: El equipo se está poniendo en funcionamiento por primera vez Remedio: Introduzca el nombre de usuario "admin" y la contraseña (número de serie del equipo) prestando atención al uso de mayúsculas y minúsculas
- Causa posible: La corriente y la tensión eléctricas no son correctas.
 Remedio: Aumente la tensión de alimentación.

No se puede manejar el equipo a través de SmartBlue

- Causa posible: Contraseña introducida incorrecta
 Remedio: Introduzca la contraseña correcta prestando atención al uso de mayúsculas y minúsculas
- Causa posible: Ha olvidado la contraseña
 Remedio: Póngase en contacto con el personal de servicios de Endress+Hauser (www.addresses.endress.com)
- Causa posible: La Opción Operador no tiene autorización
 Remedio: Sistema → Gestión de usuarios → Rol de usuario Cambie a la Opción
 Mantenimiento

11.3 Mensaje de diagnóstico


Los fallos detectados por el sistema de automonitorización del equipo se muestran por medio de un mensaje de diagnóstico que se alterna con el valor medido.



■ 12 Mensaje de diagnóstico mostrado en alternancia con el valor medido


Si se dan al mismo tiempo dos o más eventos de diagnóstico, solo se muestra el mensaje de diagnóstico con la prioridad más alta.

11.3.1 Información de diagnóstico en el indicador local



■ 13 Indicador de segmento sin teclas

- Símbolo de estado para nivel de evento
- Señal de estado con evento de diagnóstico



■ 14 Indicador gráfico con teclas

- Señal de estado
- Símbolo de estado con evento de diagnóstico y símbolo precedente para nivel de evento
- Texto del evento

11.3.2 Información de diagnóstico en el software de operación

Si ha ocurrido un evento de diagnóstico en el equipo, en el área de estado situada en la parte superior izquierda del software de configuración aparece la señal de estado junto con el símbolo correspondiente para el nivel de evento conforme a NAMUR NE 107.

Haga clic en la señal de estado para ver la señal de estado en detalle.

Los mensajes de diagnóstico pendientes también se pueden visualizar en el Parámetro Activar diagnosticos.

Los eventos de diagnóstico y las medidas correctivas se pueden imprimir en el Submenú Lista de diagnósticos.

Estado de la señal 11.3.3

F

Fallo (F)

Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.

С

Control de funcionamiento (C)

El equipo está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación).

S

Fuera de la especificación (S)

Configuración del equipo:

- Fuera de las especificaciones técnicas (p. ej., durante el arranque o la limpieza)
- Fuera de la configuración efectuada por el personal usuario (p. ej., la frecuencia del sensor nivel fuera del span configurado)


M

Requiere mantenimiento (M)

Requiere mantenimiento. El valor medido sique siendo válido.

11.3.4 Evento de diagnóstico y texto del evento

El fallo se puede identificar mediante el evento de diagnóstico. El texto del evento resulta de ayuda porque le proporciona información sobre el fallo. Además, el símbolo de estado asociado se muestra delante del evento de diagnóstico.



- Mensaje de diagnóstico
- 2 Símbolo para nivel de evento
- 3 Señal de estado
- 4 Texto breve
- 5 Símbolo para nivel de evento, señal de estado, número de diagnóstico
- 6 Medida correctiva
- 7 ID de servicio
- 8 Tiempo de funcionamiento del suceso

Símbolo para nivel de evento

S Estado "Alarma"


Se interrumpe la medición. Las señales de salida adoptan el estado de alarma definido. Se genera un mensaje de diagnóstico.

△ Estado "Advertencia"


El equipo sigue midiendo. Se genera un mensaje de diagnóstico.

11.4 Información de remedioAcceso


11.4.1 Indicador gráfico con teclas



▶ Abra el Submenú Lista de diagnósticos



▶ Seleccione el evento de diagnóstico y confirme



▶ Información de remedioCierre

11.4.2 Menú de configuración

En el Submenú **Listado de diagnóstico** se pueden visualizar hasta 5 mensajes de diagnóstico que se encuentren pendientes en ese momento. Si hay más de 5 mensajes pendientes, se muestran en el indicador los que tienen la prioridad más alta.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de diagnósticos

Los mensajes de diagnóstico acumulados en la cola también se muestran en el Parámetro **Activar diagnosticos**.

Navegación: Diagnóstico → Activar diagnosticos

11.5 Adaptación de la información de diagnóstico

El nivel del evento se puede configurar:

Navegación: Diagnóstico → Ajuste del diagnóstico → Configuración

11.6 Lista de eventos de diagnóstico

Si se selecciona, Información de remedio se muestra **Póngase en contacto con el departamento de servicio técnico (www.addresses.endress.com)**; tenga preparada la **ID de servicio** que se muestra.

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
Diagnóstico de	l sensor			
062	Conexión de sensor defectuosa	Verificar la conexión del sensor	F	Alarm
151	Fallo en la electrónica del sensor	Reiniciar inst. Contacte servicio	F	Alarm
168	Adherencia detectada	Verificar condiciones de proceso Aumentar presión del sistema	M	Warning 1)
Diagnóstico de	la electrónica			
203	Mal funcionamiento del equipo HART	Verifique el diagnóstico específico del dispositivo.	S	Warning
204	Defecto de electronica HART	Verifique el diagnóstico específico del dispositivo.	F	Alarm
242	Firmware incompatible	Verificar software Electrónica principal: programación flash o cambiar	F	Alarm
252	Módulo incompatible	Comprobar si está conectado el módulo electrónico correcto Sustituir el módulo electrónico	F	Alarm
270	Electrónica principal defectuosa	Reemplazar electrónica principal	F	Alarm
272	Fallo electrónica principal	Reiniciar inst. Contacte servicio	F	Alarm
273	Electrónica principal defectuosa	Reemplazar electrónica principal	F	Alarm
282	Almacenamiento de datos inconsistente	Reiniciar el instrumento	F	Alarm
283	Inconsistencia en contenido de memoria	Reiniciar inst. Contacte servicio	F	Alarm
287	Inconsistencia en contenido de memoria	Reiniciar inst. Contacte servicio	M	Warning
388	Electronica e HistoROM defectuosa	Reinicia el dispositivo Reemplace la electrónica y el histoROM Póngase en contacto con el servicio	F	Alarm
Diagnóstico de	la configuración			
410	Transferencia de datos errónea	Volver transf datos Comprobar conexión	F	Alarm

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
412	Procesando descarga	Descarga activa, espere por favor.	С	Warning
420	Configuracion del equipo HART bloqueado	Verifique la configuración de bloqueo del dispositivo.	S	Warning
421	Corriente de lazo HART fija	Marque el modo Multi-drop o la simulación actual.	S	Warning
431	Necesario recorte	Realizar recorte	С	Warning
435	Fallo de linealización	Comprobar tabla linealización	F	Alarm
437	Config. incompatible	Actualizar firmware Ejecutar restablec de fábrica	F	Alarm
438	Conjunto de datos diferentes	Verifique el archivo del conjunto de datos Comprobar la parametrización del dispositivo Descargar nueva parametrización del dispositivo	М	Warning
441	Salida de corriente fuera de rango	Comprobar proceso Comprobar ajustes corriente de salida	S	Warning
484	Simulación en modo fallo activada	Desconectar simulación	С	Alarm
485	Simulación variable de proceso activa	Desconectar simulación	С	Warning
491	Salida de corriente - Simul. activada	Desconectar simulación	С	Warning
495	Simulación evento de diagnóstico activa	Desconectar simulación	S	Warning
538	Conf de la unidad de sensor no es valida	Verifique la configuración del sensor Verifique la configuracion del equipo	F	Alarm
585	Simulación distancia	Desconectar simulación	С	Warning
586	Registro mapeado	Grabando mapeado por favor espere	С	Warning
Diagnóstico de	el proceso			
801	Tensión de alimentación muy baja	Aumentar tensión de alimentación	F	Alarm
802	Voltaje de alimentación demasiado alto	Disminuir voltaje de alimentación	S	Warning
805	Corriente de lazo	Verificar cableado Reemplazar electrónica	F	Alarm
806	Diagnósticos de lazo	Verificar voltaje de alimentación Verificar cableado	М	Warning ¹⁾
807	Sin valor base por volt. insuf. a 20 mA	Aumentar tensión de alimentación	M	Warning
825	Temperatura de la electrónica	Comp. temperatura ambiente Compruebe la temperatura de proceso	S	Warning

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
826	Sensor de temperatura fuera de rango	Comp. temperatura ambiente Compruebe la temperatura de proceso	S	Warning
846	Variable no primaria HART fuera límite	Verifique el diagnóstico específico del dispositivo.	S	Warning
847	Variable primaria HART fuera de límite	Verifique el diagnóstico específico del dispositivo.	S	Warning
848	Alerta de variable de dispositivo HART	Verifique el diagnóstico específico del dispositivo.	S	Warning
941	Eco perdido	1. Verificar ajuste valor CD	S	Warning 1)
942	En distancia de seguridad	Verificar nivel Verificar distancia de seguridad	S	Warning ¹⁾
952	Espumas detectadas	Verificar condiciones de proceso Aumentar presión del sistema	С	Warning ¹⁾
968	Limitación del nivel activo	Verificar nivel Verificar valores límite	S	Warning

¹⁾ El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

11.7 Lista de eventos

11.7.1 Historia de eventos

En el Submenú **Lista de eventos** se muestra una visión general cronológica de los mensajes de eventos que se han producido. Este submenú solo existe si el manejo se efectúa a través del indicador local con teclas. En caso de manejo a través de FieldCare, la lista de eventos se puede mostrar con la función "Lista de eventos/HistoROM" de FieldCare.

Navegación:

Diagnóstico → Lista de eventos → Lista de eventos

Se pueden visualizar como máximo 100 mensajes de evento en orden cronológico.

El historial de eventos contiene entradas de los tipos siguientes:

- Eventos de diagnóstico
- Eventos de información

Además del tiempo de configuración durante el que ocurrió el evento, a cada evento se le asigna también un símbolo que indica si el evento ha ocurrido o finalizado:

- Evento de diagnóstico
 - ⊕: Ocurrencia del evento
 - 🕒: Fin del evento
- Evento de información
 - €: Ocurrencia del evento

Llamada y cierre de medidas correctivas

1. Pulse E.

Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.

- 2. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - ► Se cierra el mensaje sobre las medidas correctivas.

11.7.2 Filtrado del libro de registro de eventos

Los filtros se pueden usar para determinar la categoría de mensajes de evento que se muestra en el Submenú **Lista de eventos**.

Navegación: Diagnóstico → Lista de eventos

Categorías de filtrado

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información

11.7.3 Visión general sobre eventos de información

Número de información	Nombre de información
I1000	(Dispositivo correcto)
I1079	Sensor cambiado
I1089	Inicio de dispositivo
I1090	Borrar config.
I1091	Configuración cambiada
I11074	Verificación del instrumento activa
I1110	Interruptor protec. escritura cambiado
I11104	Diagnósticos de lazo
I1151	Reset de historial
I1154	Borrar tensión en terminal min/max
I1155	Borrar temperatura de electrónica
I1157	Contenido de memoria lista de eventos
I1256	Indicador: estado de acceso cambiado
I1264	Secuencia de seguridad abortada
I1335	Firmware cambiado
I1397	Fieldbus: estado de acceso cambiado
I1398	CDI: estado de acceso cambiado
I1440	Electrónica principal cambiada
I1444	Verificación del instrumento pasada
I1445	Verificación de fallo del instrumento
I1461	Fallo: verif. del sensor
I1512	Descarga iniciada
I1513	Descarga finalizada
I1514	Carga iniciada
I1515	Carga finalizada
I1551	Fijado el error de asignación
I1552	Fallo: verificación electrónica

Número de información	Nombre de información
I1554	Secuencia de seguridad iniciada
I1555	Secuencia de seguridad confirmada
I1556	Modo de seguridad apagado
I1956	Borrar

11.8 Reinicio del equipo

11.8.1 Reinicio del equipo a través del software de configuración

Borrar la configuración del instrumento -total o parcialmente - a un estado definido


Navegación: Sistema → Gestión del equipo → Resetear dispositivo

Parámetro Resetear dispositivo

Para conocer más detalles, véase el documento "Descripción de los parámetros del equipo".

11.8.2 Reiniciar el equipo mediante las teclas del módulo de la electrónica

Restablecer la contraseña




15 Secuencia: reinicio de la contraseña

Borrado/reinicio de la contraseña

- 1. Pulse la tecla de configuración I tres veces.
 - └ Se inicia la función Reiniciar contraseña; el LED parpadea.
- 2. Pulse la tecla de configuración I una vez en el transcurso de 15 s.
 - └ La contraseña se ha reiniciado; el LED parpadea brevemente.

Si no se presiona la tecla de configuración I en el transcurso de 15 s, la acción queda cancelada y el LED se apaga.

Restablecimiento del equipo al ajuste de fábrica



Teclas de configuración en el módulo de la electrónica

A0050009

Restablecimiento del equipo al ajuste de fábrica

- ▶ Pulse simultáneamente la tecla de configuración I y la tecla de configuración II durante al menos 12 s.
 - Los datos del equipo se reinician al ajuste de fábrica; el LED parpadea brevemente.

11.9 Información del equipo

Toda la información sobre el equipo está contenida en el Submenú Información.

Navegación: Sistema → Información

Para obtener información detallada sobre el Submenú **Información**: Descripción de los parámetros del equipo.

11.10 Historial del firmware

Se puede pedir explícitamente una determinada versión de firmware mediante la estructura de pedido del producto. Así se puede asegurar la compatibilidad de la versión de firmware con una integración de sistema existente o prevista.

Versión

01.00.00

- Software inicial
- Válido desde: 1 de agosto de 2022

12 Mantenimiento

No requiere tareas de mantenimiento especiales.

12.1 Limpieza externa

- Notas en torno a la limpieza
 - Utilice detergentes que no corroan las superficies ni las juntas
 - Tenga en cuenta el grado de protección del equipo

12.2 Juntas

Las juntas de proceso, situadas en la conexión a proceso del equipo, se deben sustituir periódicamente. El intervalo entre cambios depende de la frecuencia de los ciclos de limpieza, de la temperatura de limpieza y de la temperatura del producto.

13 Reparación

13.1 Información general

13.1.1 Planteamiento de reparación

Concepto de reparación de Endress+Hauser

- Los equipos presentan un diseño modular
- Las reparaciones pueden ser llevadas a cabo por el personal de servicios de Endress
 +Hauser o por los mismos clientes si cuentan con la formación apropiada
- Las piezas de repuesto se agrupan en kits lógicos con las instrucciones de sustitución asociadas
- Para obtener más información sobre el servicio y las piezas de repuesto, póngase en contacto con su representante de ventas de Endress+Hauser.

13.1.2 Reparación de equipos con certificación Ex

ADVERTENCIA

Una reparación incorrecta puede comprometer la seguridad eléctrica. ¡Riesgo de explosión!

- ► Las reparaciones en los equipos que cuenten con un certificado Ex deben ser efectuadas exclusivamente por personal especialista o por el personal de servicio técnico del fabricante y de conformidad con la normativa nacional.
- ► Se deben satisfacer las normas correspondientes y las normativas nacionales sobre zonas con peligro de explosión, las instrucciones de seguridad y los certificados.
- ▶ Utilizar exclusivamente piezas de repuesto originales.
- ► Indique el sistema de identificación del equipo en la placa de identificación. Únicamente se pueden usar como repuestos piezas que sean idénticas.
- ▶ Lleve a cabo las reparaciones conforme a las instrucciones.
- Solo el personal de servicio técnico del fabricante está autorizado a modificar un equipo certificado y convertirlo en otra versión certificada.

13.2 Piezas de repuesto

- Algunos componentes reemplazables del equipo están identificados por una placas de identificación de pieza de repuesto. Aquí se incluye información acerca de las piezas de recambio.
- Todas las piezas de repuesto del equipo de medición están enumeradas junto con su código de producto en *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) y pueden se pueden pedir. Los usuarios también pueden descargarse las instrucciones de instalación correspondientes, si están disponibles.
- Número de serie del equipo o código QR:

 Se encuentra en las placas de identificación del equipo y de la pieza de repuesto.

13.3 Sustitución

▲ ATENCIÓN

No se permite la carga/descarga de datos si el equipo se utiliza en aplicaciones relacionadas con la seguridad.

► Después de sustituir todo un equipo o módulo de la electrónica, los parámetros se pueden volver a descargar al equipo mediante la interfaz de comunicación. Para ello, los datos deben haberse cargado al PC previamente mediante el software "FieldCare/DeviceCare".

13.3.1 HistoROM

No es necesario realizar una calibración del equipo nueva después de cambiar la electrónica del indicador o el transmisor.

La pieza de repuesto se suministra sin HistoROM.

Después de cambiar la electrónica del transmisor, retire el HistoROM e introdúzcalo en la nueva pieza de repuesto.

13.4 Devolución

Los requisitos para una devolución segura del equipo pueden variar en función del tipo de equipo y de la legislación nacional.

- 1. Consulte la página web para obtener información: https://www.endress.com/support/return-material
 - ► Seleccione la región.
- 2. En caso de devolución del equipo, embálelo de forma que quede protegido de manera fiable contra impactos e influencias externas. El embalaje original es el que ofrece la mejor protección.

13.5 Eliminación de residuos



En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos al fabricante para que los elimine en las condiciones aplicables.


14 Accesorios

14.1 Tapa de protección ambiental, 316L

La tapa de protección ambiental se puede pedir junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".

Se utiliza para proteger contra la luz solar directa, las precipitaciones y el hielo.

La tapa de protección ambiental 316L es adecuada para la caja de doble compartimento de aluminio o 316L. El pedido incluye el soporte para el montaje directo en la caja.



🖪 17 🛮 Medidas. Unidad de medida mm (in)

Material

■ Tapa de protección ambiental: 316L

■ Tornillo de fijación: A4

■ Soporte: 316L

Número de pedido para accesorios:


71438303

14.2 Tapa de protección ambiental de plástico

La tapa de protección ambiental se puede pedir junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".

Se utiliza para proteger contra la luz solar directa, las precipitaciones y el hielo.

La tapa de protección ambiental plástica es adecuada para la caja de un único compartimento hecha de aluminio. El pedido incluye el soporte para el montaje directo en la caja.



€ 18 Medidas. Unidad de medida mm (in)


Material

Plástico

Número de pedido para accesorios:

71438291

Enchufe M12 14.3




■ 19 Conector hembra M12, recto

Conector hembra M12, recto

■ Material:

Cuerpo: PBT; tuerca de unión: cinc fundido niquelado; junta: NBR

- Grado de protección (completamente bloqueado): IP67
- Acoplamiento Pg: Pg7
- Número de pedido: 52006263




20 € Conector hembra M12, en ángulo

Conector hembra M12, en ángulo

Material:

Cuerpo: PBT; tuerca de unión: cinc fundido niquelado; junta: NBR

- Grado de protección (completamente bloqueado): IP67
- Acoplamiento Pg: Pg7
- Número de pedido: 71114212



■ 21 Conector hembra M12, en ángulo, cable

Conector hembra M12, en ángulo, cable de 5 m (16 ft)

- Material del conector hembra M12:
 - Cuerpo: TPU
 - Tuerca de unión: cinc fundido niquelado
- Material del cable:


PVC

- Cable Li Y YM 4×0,34 mm² (20 AWG)
- Colores de los cables
- 1 = BN = marrón
- 2 = WH = blanco
- 3 = BU = azul
- 4 = BK = negro
- Número de pedido: 52010285

14.4 Indicador remoto FHX50B

El indicador remoto puede solicitarse mediante el Configurador de producto.

Si se va a usar el indicador remoto, se debe pedir la versión del equipo **Preparado para el indicador FHX50B**.



- Α Caja de compartimento único de plástico, indicador remoto
- Caja de compartimento único de aluminio, indicador remoto В
- С Caja de compartimento único, 316L higiene, indicador remoto
- Lado del equipo, caja de compartimento único de plástico preparada para el indicador FHX50B D
- Lado del equipo, caja de compartimento único de aluminio preparada para el indicador FHX50B Ε
- F Lado del equipo, caja de compartimento doble, forma de L, preparada para el indicador FHX50B
- Lado del equipo, caja de compartimento único, 316L higiénica, preparada para el indicador FHX50B

Material de la caja de compartimento único, indicador remoto

- Aluminio
- Plástico

Grado de protección:

- IP68/NEMA 6P
- IP66/NEMA 4x

Cable de conexión:

- Cable de conexión (opción) hasta 30 m (98 ft)
- Cable estándar proporcionado por el cliente hasta 60 m (197 ft) Recomendación: EtherLine®-P CAT.5e desde LAPP.

Especificaciones del cable de conexión proporcionado por el cliente

Push-in CAGE CLAMP®, tecnología de conexión, accionamiento con pulsador

- Sección transversal del conductor:
 - Conductor sólido de 0,2 ... 0,75 mm² (24 ... 18 AWG)
 - Conductor flexible de 0,2 ... 0,75 mm² (24 ... 18 AWG)
 - Conductor flexible; con terminal de empalme aislado de 0,25 ... 0,34 mm²
 - Conductor flexible; sin terminal de empalme aislado de 0,25 ... 0,34 mm²
- Longitud de pelado 7 ... 9 mm (0,28 ... 0,35 in)
- Diámetro exterior: 6 ... 10 mm (0,24 ... 0,4 in)
- Longitud máxima del cable: 60 m (197 ft)

Temperatura ambiente:

- -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Opción: -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

14.5 Aislador estanco al gas

Aislador de vidrio químicamente inerte que evita la entrada de gases en la caja del sistema electrónico.

Se puede pedir opcionalmente como "Accesorio montado" a través de la estructura de pedido del producto.

Adaptador a proceso M24 14.6



Para los detalles, véase la documentación TIOO426F/OO/EN "Casquillos para soldar, adaptadores a proceso y bridas".

14.7 Commubox FXA195 HART

Para comunicaciones HART intrínsecamente seguras con FieldCare mediante interfaz USB



Para más detalles, véase "Información técnica" TI00404F

14.8 Convertidor de lazo HART HMX50

Sirve para evaluar y convertir variables dinámicas HART del proceso en señales de corriente analógicas o valores de alarma.

Número de pedido:

71063562



Para más detalles, véase el documento de información técnica TI00429F y el manual de instrucciones BA00371F

14.9 FieldPort SWA50

Adaptador inteligente Bluetooth® y/o WirelessHART para todos los equipos de campo **HART**



Para conocer más detalles, véase la "Información técnica" TIO1468S

14.10 Adaptador inalámbrico HART SWA70

El adaptador WirelessHART se utiliza para la conexión inalámbrica de los equipos de campo. Puede integrarse fácilmente en los equipos de campo y las infraestructuras existentes, ofrece protección de datos y seguridad de transmisión y puede funcionar en paralelo con otras redes inalámbricas.



Para más detalles, véase el manual de instrucciones BA00061S

14.11 Fieldgate FXA42

Fieldgate posibilita la comunicación entre equipos de tecnología 4 ... 20 mA Modbus RS485 y Modbus TCP conectados y los servicios SupplyCare Hosting o SupplyCare Enterprise. Las señales se transmiten por Ethernet TCP/IP, WLAN o comunicaciones móviles (UMTS). Dispone de funciones de automatización avanzadas, como las opciones integradas Web-PLC, OpenVPN, y otras funciones.



Para detalles, véase el documento de información técnica TIO1297S y el manual de instrucciones BA01778S.

14.12 Field Xpert SMT70

Tableta PC universal y de altas prestaciones para la configuración de equipos en la zona EX 2 y en áreas zonas no Ex



Para conocer más detalles, véase la "Información técnica" TI01342S

14.13 DeviceCare SFE100

Herramienta de configuración para equipos de campo HART, PROFIBUS y Foundation Fieldbus



Información técnica TI01134S

14.14 FieldCare SFE500

Herramienta de software Plant Asset Management para la gestión de activos de la planta (PAM) basada en tecnología FDT

Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes que usted tiene en su sistema y le ayuda a gestionarlas convenientemente. El uso de la información sobre el estado es también una forma sencilla y efectiva para chequear el estado de dicha unidades de campo.



Información técnica TI00028S

14.15 Memograph M

El gestor gráfico de datos Memograph M proporciona información sobre todas las variables relevantes del proceso. Registra correctamente valores medidos, monitoriza valores de alarma y analiza puntos de medición. Los datos se quardan en la memoria interna de 256 MB y también en una tarjeta SD o lápiz USB.



Información técnica TI00133R y manual de instrucciones BA00247R

14.16 RN42

Barrera activa de un solo canal con fuente de alimentación de amplio alcance para la separación segura de 4 ... 20 mA circuitos de señal estándar, transparente HART.



Información técnica TI01584K y manual de instrucciones BA02090K

15 Datos técnicos

15.1 Entrada

Variable medida

La variable medida es la distancia entre el punto de referencia y la superficie del producto. El nivel se calcula en base a "E", la distancia de vacío introducida.

Rango de medición

El rango de medición empieza en la posición en la que el haz incide sobre el fondo del depósito. Los niveles por debajo de este punto no se pueden detectar, sobre todo en el caso de las cabezas esféricas o salidas cónicas.

Rango de medición máximo

El rango de medición máximo depende del tamaño y el diseño de la antena.


Antena	Rango de medición máximo
Integrada, PEEK, 20 mm (0,75 in)	10 m (32,8 ft)
Montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 50 mm (2 in)	50 m (164 ft)
Montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 80 mm (3 in)	80 m (262 ft)

Rango de medición utilizable

El rango de medición utilizable depende del tamaño de la antena, de las propiedades de reflexión del producto, de la posición de instalación y de las posibles reflexiones interferentes.

En principio, la medición resulta posible hasta el extremo de la antena.

A fin de evitar daños materiales debidos a productos corrosivos y el depósito de adherencias sobre la antena, el final del rango de medición se debería seleccionar 10 mm (0,4 in) antes del extremo de la antena.



22 Rango de medición utilizable

- A Longitud de la antena + 10 mm (0,4 in)
- B Rango de medición utilizable
- *C* 50 ... 80 mm (1,97 ... 3,15 in); producto εr < 2
- H Altura del depósito
- R Punto de referencia de la medición, varía según el sistema de antena

Para obtener más información sobre el punto de referencia, véase →
 Estructura mecánica.

En el caso de productos con una constante dieléctrica baja, $\[mathbb{e}\]$ el fondo del depósito puede ser visible a través del producto si los niveles son muy bajos (por debajo del nivel C). En este rango debe esperarse una precisión reducida. Si ello no resulta aceptable, en tales aplicaciones se debe situar el punto cero a una distancia C por encima del fondo del depósito $\[mathbb{r}\]$ Rango de medición usable.

En la siguiente sección se describen los grupos de productos y los rangos de medición posibles como una función del grupo de aplicaciones y productos. Si no se conoce la constante dieléctrica del producto, para garantizar una medición fiable, suponga que el producto corresponde al grupo B.

Grupos de productos

■ **A0** (ε_r 1,2 ... 1,4)

p. ej., n-butano, nitrógeno líquido, hidrógeno líquido

■ **A** (ε_r 1,4 ... 1,9)

Líquidos no conductivos, p. ej., gas licuado

■ **B** (ε_r 1,9 ... 4)

Líquidos no conductivos, p. ej. gasolina, petróleo, tolueno, etc.

■ C (ε_r 4 ... 10)

p. ej., ácido concentrado, disolventes orgánicos, éster, anilina, etc.

■ D $(\epsilon_r > 10)$

Líquidos conductivos, soluciones acuosas, ácidos diluidos, bases y alcohol

Medición de los productos siguientes con fase gaseosa absorbente Por ejemplo:

- Amoníaco
- Acetona
- Cloruro de metileno
- Metiletilcetona
- Óxido de propileno
- VCM (cloruro de vinilo monómero)

Para medir gases absorbentes, use un radar guiado o equipos de medición cuya frecuencia de medición sea diferente o que usen un principio de medición distinto.

Si debe llevar a cabo mediciones en uno de estos productos, póngase en contacto con Endress+Hauser.

- Para obtener las constantes dieléctricas (valores de la CD) de muchos productos de uso habitual en la industria, consulte las fuentes siguientes:
 - Compendio de constantes dieléctricas (valores de la CD) CP01076F
 - Aplicación "DC Values App" de Endress+Hauser (disponible para iOS y Android)

Medición en el depósito de almacenamiento

Depósito de almacenamiento: condiciones de medición

Superficie del producto en calma (p. ej., llenado de fondo, llenado mediante tubo de inmersión o llenado ocasional desde arriba)


Antena integrada, PEEK, 20 mm (0,75 in) en el depósito de almacenamiento

	Grupo de productos	Rango de medición
m 🗑	A0 (ϵ_r 1,2 1,4)	1,5 m (5 ft)
	A (ε _r 1,4 1,9)	2,5 m (8 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	5 m (16 ft)
	C (ε _r 4 10)	8 m (26 ft)
	$\mathbf{D} \left(\varepsilon_{\mathrm{r}} > 10 \right)$	10 m (33 ft)
T T		


Antena, montaje enrasado con revestimiento de PTFE, 50 mm (2 in) en depósito de almacenamiento


	Grupo de productos	Rango de medición
P1 (7)	A0 (ε _r 1,2 1,4)	7 m (23 ft)
	A (ε _r 1,4 1,9)	12 m (39 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	23 m (75 ft)
	C (ε _r 4 10)	40 m (131 ft)
	$\mathbf{D} \ (\varepsilon_{\mathrm{r}} > 10)$	50 m (164 ft)

Antena, montaje enrasado con revestimiento de PTFE, 80 mm (3 in) en depósito de almacenamiento



Antena revestida, PEEK, 20 mm (0,75 in) en depósito de almacenamiento






Antena revestida, PEEK, 40 mm (1,5 in) en depósito de almacenamiento

Medición en depósito de solución amortiguadora


Depósito de solución amortiguadora: condiciones de medición

Superficie del producto en movimiento (p. ej., llenado permanente desde arriba, chorros de mezcla)

Antena integrada, PEEK, 20 mm (0,75 in) en depósito de solución amortiquadora



Antena, montaje enrasado con revestimiento de PTFE, 50 mm (2 in) en depósito de solución amortiguadora



Antena, montaje enrasado con revestimiento de PTFE, 80 mm (3 in) en depósito de solución amortiquadora

	Grupo de productos	Rango de medición
5	A0 (ε _r 1,2 1,4)	12 m (39 ft)
	A (ε _r 1,4 1,9)	23 m (75 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	45 m (148 ft)
	C (ε _r 4 10)	60 m (197 ft)
	D (ε _r >10)	70 m (230 ft)
1		
₩		

Antena revestida, PEEK, 20 mm (0,75 in) en depósito de solución amortiguadora

	Grupo de productos	Rango de medición
	A0 (ε _r 1,2 1,4)	1 m (3,3 ft)
	A (ε _r 1,4 1,9)	1,5 m (5 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	3 m (10 ft)
	C (ε _r 4 10)	6 m (20 ft)
	\mathbf{D} ($\varepsilon_{\rm r}$ >10)	8 m (26 ft)
1		

Antena revestida, PEEK, 40 mm (1,5 in) en depósito de solución amortiguadora

	Grupo de productos	Rango de medición
5	A0 (ε _r 1,2 1,4)	1,5 m (5 ft)
	A (ε _r 1,4 1,9)	3 m (10 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	6 m (20 ft)
	C (ε _r 4 10)	13 m (43 ft)
	D (ε _r >10)	20 m (66 ft)
1		
#		

Medición en un depósito con agitador

Depósito con agitador: condiciones de medición

Superficie del producto turbulenta (p. ej., por llenado desde arriba, agitadores y obstáculos)

Antena integrada, PEEK, 20 mm (0,75 in) en depósito con agitador

	Grupo de productos	Rango de medición
	A (ε _r 1,4 1,9)	1 m (3,3 ft)
一手手	B (ε _r 1,9 4)	1,5 m (5 ft)
	C (ε _r 4 10)	3 m (10 ft)
	$\mathbf{D} \left(\mathbf{\varepsilon}_{\mathrm{r}} > 10 \right)$	5 m (16 ft)

Antena, montaje enrasado con revestimiento de PTFE, $50~\mathrm{mm}$ (2 in) en depósito con agitador

	Grupo de productos	Rango de medición
	A0 (ε _r 1,2 1,4)	2 m (7 ft)
	A (ε _r 1,4 1,9)	4 m (13 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	7 m (23 ft)
	C (ε _r 4 10)	15 m (49 ft)
	D (ε _r >10)	25 m (82 ft)

Antena, montaje enrasado con revestimiento de PTFE, 80 mm (3 in) en depósito con agitador

	Grupo de productos	Rango de medición
	A0 (ε _r 1,2 1,4)	7 m (23 ft)
	A (ε _r 1,4 1,9)	13 m (43 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	25 m (82 ft)
	C (ε _r 4 10)	50 m (164 ft)
	\mathbf{D} ($\varepsilon_r > 10$)	60 m (197 ft)

Antena revestida, PEEK, 20 mm (0,75 in) en depósito con agitador

	Grupo de productos	Rango de medición
	A (ε _r 1,4 1,9)	1 m (3,3 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	1,5 m (5 ft)
	C (ε _r 4 10)	3 m (10 ft)
/\	$\mathbf{D} \left(\varepsilon_{\mathrm{r}} > 10 \right)$	5 m (16 ft)

Antena revestida, PEEK, 40 mm (1,5 in) en depósito con agitador

Grupo de productos	Rango de medición
A0 (ε _r 1,2 1,4)	1 m (3,3 ft)
A (ε _r 1,4 1,9)	1,5 m (5 ft)
B (ε _r 1,9 4)	3 m (10 ft)
C (ε _r 4 10)	7 m (23 ft)
\mathbf{D} ($\varepsilon_{\rm r} > 10$)	11 m (36 ft)

Frecuencia operativa

Aprox.80 GHz

En un depósito se pueden montar hasta 8 equipos sin que se influyan unos a otros.

Potencia de transmisión

- Potencia de pico: <1,5 mW
- Potencia de salida media: <70 μW

15.2 Salida

Señal de salida

HART

Codificación de las señales:

FSK ±0,5 mA mediante señal de corriente

Velocidad de transmisión de datos:

1200 Bit/s

Aislamiento galvánico:

Sí

Salida de corriente

 $4 \dots 20 \ \text{mA}$ con protocolo de comunicación digital superpuesto HART, a $2 \ \text{hilos}$

La salida de corriente permite seleccionar entre tres modos de funcionamiento diferentes:

- 4,0 ... 20,5 mA
- NAMUR NE 43: 3,8 ... 20,5 mA (ajuste de fábrica)
- Modo EUA: 3.9 ... 20.8 mA

Señal en alarma

Salida de corriente

Modo de fallo (según recomendación NAMUR NE 43):

- Alarma de mínimo (= ajuste de fábrica): 3,6 mA
- Alarma de máximo: 22 mA
- Modo de fallo con valor configurable por el usuario: 3,59 ... 22,5 mA

Indicador local

Señal de estado (según recomendación NAMUR NE 107):

Indicador de textos sencillos

Software de configuración mediante interfaz de servicio (CDI)

Señal de estado (según recomendación NAMUR NE 107):

Indicador de textos sencillos

Software de configuración a través de comunicación HART

Señal de estado (según recomendación NAMUR NE 107):

Indicador de textos sencillos

Linealización

La función de linealización del equipo permite convertir el valor medido en cualquier unidad de longitud, peso, caudal o volumen.

Curvas de linealización preprogramadas


Las tablas de linealización para calcular el volumen de los siguientes depósitos están preprogramadas en el equipo:

- Fondo piramidal
- Fondo cónico
- Fondo inclinado
- Cilindro horizontal
- Tanque esférico

Se pueden introducir otras tablas de linealización de hasta 32 pares de valores manualmente.

Carga

4 ... 20 mA HART



A003923

- 1 Fuente de alimentación 10,5 ... 30 VDC Ex i
- 2 Alimentación 10,5 ... 35 VCC, para otros tipos de protección y para versiones de equipo no certificadas
- 3 R_{I.máx} resistencia de carga máxima
- U Tensión de alimentación



Operaciones de configuración desde una consola o un PC con software de configuración: ha de tenerse en cuenta una resistencia para comunicaciones mínima de $250\,\Omega.$

Datos específicos del protocolo

HART

ID del fabricante:

 $17 (0x11\{hex\})$

ID del tipo de equipo:

0x11C1

Revisión de equipo:

1

Especificación HART:

7

Versión DD:

1

Ficheros descriptores del equipo (DTM, DD)

Información y ficheros disponibles en:

www.endress.com

En la página de producto del equipo: Documentos/Software \rightarrow Drivers del instrumento

www.fieldcommgroup.org

Carga HART:

Mín. 250 Ω

Variables de equipo HART

Los valores medidos siguientes se asignan de fábrica a las variables del equipo:

Variable del equipo	Valor medido
Asignación valor primario (El valor primario [PV] se aplica siempre a la salida de corriente)	Nivel linealizado
Asignación valor secundario	Distancia

Variable del equipo	Valor medido
Asignación de valor terciario	Amplitud absoluta de eco
Asignación VC	Amplitud relativa de eco

Selección de las variables de equipo HART

- Nivel linealizado
- Distancia
- Volt. terminales
- Temperatura de la electrónica
- Temperatura del sensor
- Amplitud absoluta de eco
- Amplitud relativa de eco
- Área de acoplamiento
- Porcentaje del rango
- Corriente de lazo
- Corriente en el conector
- No usado
- Indice de adherencia, opcional (Guía → Heartbeat Technology → Detección adherencias
 → Configuración → Indice de adherencia)
- Parámetro Detección adherencias, opcional (Guía → Heartbeat Technology → Detección adherencias → Configuración → Detección adherencias)
- Parámetro Índice de espuma, opcional (Guía → Heartbeat Technology → Detección de espumas → Configuración → Índice de espuma)
- Parámetro Detección de espumas, opcional (Guía → Heartbeat Technology → Detección de espumas → Configuración → Detección de espumas)

Funciones compatibles

- Modo de ráfaga
- Estado del transmisor adicional
- Bloqueo del equipo

Datos del HART inalámbrico

Tensión de arranque mínima:

10,5 V

Corriente de arranque:

< 3,6 mA

Tiempo de inicio:

< 15 s

Tensión de servicio mínima:

10.5 V

Corriente Multidrop:

4 mA

Tiempo para establecer la conexión:

< 30 s

15.3 Entorno

Rango de temperatura ambiente


Los valores siguientes son válidos hasta una temperatura de proceso de $+85\,^{\circ}\text{C}$ ($+185\,^{\circ}\text{F}$). A temperaturas de proceso superiores, la temperatura ambiente admisible se reduce.

- Sin indicador LCD:
 - Estándar: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
 - Disponible opcionalmente: -50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F) con limitaciones en cuanto a vida útil y prestaciones
 - Disponible opcionalmente: $-60 \dots +85 \,^{\circ}\text{C} \, (-76 \dots +185 \,^{\circ}\text{F})$ con limitaciones en cuanto a vida útil y prestaciones; por debajo de $-50 \,^{\circ}\text{C} \, (-58 \,^{\circ}\text{F})$: los equipos pueden sufrir daños permanentes
- Con indicador LCD: $-40 \dots +85 \,^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +185 \,^{\circ}\text{F}$) con limitaciones en propiedades ópticas tales como la velocidad de indicación y el contraste. Puede usarse sin limitaciones hasta $-20 \dots +60 \,^{\circ}\text{C}$ ($-4 \dots +140 \,^{\circ}\text{F}$)
- En caso de funcionamiento en el exterior con luz solar intensa:
 - Monte el equipo en la sombra.
 - Evite la radiación solar directa, sobre todo en zonas climáticas cálidas.
 - Utilizar una tapa de protección ambiental (véase accesorios).

Límites de temperatura ambiente


La temperatura ambiente admisible (T_a) depende del material de la caja seleccionado (Configurador de producto \rightarrow Caja; material \rightarrow) y del rango de temperatura de proceso elegido (Configurador de producto \rightarrow Aplicación \rightarrow).

Si la conexión a proceso se encuentra a la temperatura (T_p) , la temperatura ambiente admisible (T_a) se reduce.



Caja de plástico

Caja de plástico; temperatura del proceso −10 ... +150 °C (+14 ... +302 °F)




A0032024

 \blacksquare 23 Caja de plástico; temperatura del proceso $-10 \dots +150 \, ^{\circ}\!\! \mathrm{C}$ (+14 \dots +302 $^{\circ}\!\! \mathrm{F}$)

En el caso de equipos cuya caja sea de plástico y cuenten con homologación CSA C/US, el rango seleccionado de temperatura del proceso se restringe de $-10 \dots +150 \,^{\circ}\text{C} \, (+14 \dots +302 \,^{\circ}\text{F})$ a $0 \dots +150 \,^{\circ}\text{C} \, (+32 \dots +302 \,^{\circ}\text{F})$.


En caso de homologación CSA C/US y caja de plástico, la temperatura del proceso se restringe a 0 ... $+150 \,^{\circ}\text{C}$ ($+32 \,$... $+302 \,^{\circ}\text{F}$)



A0048826

■ 24 Caja de plástico; temperatura de proceso 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F) para homologación CSA C/US


Caja de plástico; temperatura del proceso −10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F)



A0032024

En el caso de equipos cuya caja sea de plástico y cuenten con homologación CSA C/US, el rango seleccionado de temperatura del proceso se restringe de -10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F) a 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F).


En caso de homologación CSA C/US y caja de plástico, la temperatura del proceso se restringe a 0 ... $+200 \,^{\circ}\text{C}$ ($+32 \, ... \, +392 \,^{\circ}\text{F}$)



A0048826

26 Caja de plástico; temperatura de proceso 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F) para homologación CSA C/US

Caja de plástico; temperatura de proceso $-20 \dots +150 \,^{\circ}\text{C} \, (-4 \dots +302 \,^{\circ}\text{F})$




A0032024

■ 27 Caja de plástico; temperatura de proceso -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)

En el caso de los equipos con una caja de plástico y homologación CSA C/US, la temperatura de proceso seleccionada de $-20 \dots +150 \,^{\circ}\text{C} (-4 \dots +302 \,^{\circ}\text{F})$ está limitada a $0 \dots +150 \,^{\circ}\text{C} (+32 \dots +302 \,^{\circ}\text{F})$.


Limitación a una temperatura de proceso de 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F) con homologación CSA C/US y caja de plástico



A0048826

 \blacksquare 28 Caja de plástico; temperatura de proceso 0 ... +150 $^{\circ}$ C (+32 ... +302 $^{\circ}$ F) con homologación CSA C/US

Caja de plástico; temperatura de proceso $-20 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-4 \dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F})$




A0032024

■ 29 Caja de plástico; temperatura de proceso –20 ... +200 °C (–4 ... +392 °F)

En el caso de los equipos con una caja de plástico y homologación CSA C/US, la temperatura de proceso seleccionada de $-20 \dots +200 \,^{\circ}\text{C} (-4 \dots +392 \,^{\circ}\text{F})$ está limitada a $0 \dots +200 \,^{\circ}\text{C} (+32 \dots +392 \,^{\circ}\text{F})$.


Limitación a una temperatura de proceso de 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F) con homologación CSA C/US y caja de plástico



A0048826

■ 30 Caja de plástico; temperatura de proceso 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F) con homologación CSA C/US

Caja de plástico; temperatura de proceso −40 ... +150 °C (−40 ... +302 °F)




A0032024

 \blacksquare 31 Caja de plástico; temperatura de proceso $-40 \dots +150 \,^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +302 \,^{\circ}\text{F}$)

P1 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : +76 °C (+169 °F) P2 = T_p : +76 °C (+169 °F) | T_a : +76 °C (+169 °F) P3 = T_p : +150 °C (+302 °F) | T_a : +25 °C (+77 °F) P4 = T_p : +150 °C (+302 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F) P5 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)

En el caso de los equipos con una caja de plástico y homologación CSA C/US, la temperatura de proceso seleccionada de $-40 \dots +150 \,^{\circ}\text{C} (-40 \dots +302 \,^{\circ}\text{F})$ está limitada a $0 \dots +150 \,^{\circ}\text{C} (+32 \dots +302 \,^{\circ}\text{F})$.


Limitación a una temperatura de proceso de 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F) con homologación CSA C/US y caja de plástico



A004882

32 Caja de plástico; temperatura de proceso 0 ... +150 ℃ (+32 ... +302 ℉) con homologación CSA C/US

Caja de plástico; temperatura de proceso −40 ... +200 °C (−40 ... +392 °F)




A0032024

 \blacksquare 33 Caja de plástico; temperatura de proceso $-40 \dots +200 \,^{\circ}\text{C} \, (-40 \dots +392 \,^{\circ}\text{F})$

En el caso de los equipos con una caja de plástico y homologación CSA C/US, la temperatura de proceso seleccionada de $-40 \dots +200 \,^{\circ}\text{C} (-40 \dots +392 \,^{\circ}\text{F})$ está limitada a $0 \dots +200 \,^{\circ}\text{C} (+32 \dots +392 \,^{\circ}\text{F})$.

Limitación a una temperatura de proceso de 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F) con homologación CSA C/US y caja de plástico




A004882

 \blacksquare 34 Caja de plástico; temperatura de proceso 0 ... +200 $^{\circ}$ C (+32 ... +392 $^{\circ}$ F) con homologación CSA C/US

Caja de aluminio, recubierta

Caja de aluminio; temperatura de proceso $-10 \dots +150 \,^{\circ}\text{C} \, (+14 \dots +302 \,^{\circ}\text{F})$




A0032024

 \blacksquare 35 Caja de aluminio, recubierta; temperatura de proceso $-10 \dots +150 \,^{\circ}\text{C}$ (+14 ... +302 $^{\circ}\text{F}$)

```
\begin{array}{llll} P1 & = & T_p: & -10 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+14 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & | & T_a: & +79 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+174 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \\ P2 & = & T_p: & +79 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+174 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & | & T_a: & +79 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+174 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \\ P3 & = & T_p: & +150 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+302 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & | & T_a: & +53 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+127 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \\ P4 & = & T_p: & +150 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+302 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & | & T_a: & -10 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+14 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \\ P5 & = & T_p: & -10 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+14 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & | & T_a: & -10 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+14 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \end{array}
```

Caja de aluminio; temperatura de proceso −10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F)




A0032024

■ 36 Caja de aluminio, recubierta; temperatura de proceso $-10 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C}$ (+14 ... +392 °F)

 $\begin{array}{llll} P1 & = & T_p: & -10\ ^{\circ}C\ (+14\ ^{\circ}F) & | & T_a: & +79\ ^{\circ}C\ (+174\ ^{\circ}F) \\ P2 & = & T_p: & +79\ ^{\circ}C\ (+174\ ^{\circ}F) & | & T_a: & +79\ ^{\circ}C\ (+174\ ^{\circ}F) \\ P3 & = & T_p: & +200\ ^{\circ}C\ (+392\ ^{\circ}F) & | & T_a: & +47\ ^{\circ}C\ (+117\ ^{\circ}F) \end{array}$

P4 = T_p : +200 °C (+392 °F) | T_a : -10 °C (+14 °F) P5 = T_p : -10 °C (+14 °F) | T_a : -10 °C (+14 °F)

Caja de aluminio; temperatura de proceso $-20 \dots +150 \,^{\circ}\text{C} \, (-4 \dots +302 \,^{\circ}\text{F})$




A0032024

 \blacksquare 37 Caja de aluminio, recubierta; temperatura de proceso $-20 \dots +150 \, ^{\circ}\text{C} \, (-4 \dots +302 \, ^{\circ}\text{F})$

P1 = T_p : $-20 ^{\circ}\text{C} (-4 ^{\circ}\text{F}) \mid T_a$: $+79 ^{\circ}\text{C} (+174 ^{\circ}\text{F})$ P2 = T_p : $+79 ^{\circ}\text{C} (+174 ^{\circ}\text{F}) \mid T_a$: $+79 ^{\circ}\text{C} (+174 ^{\circ}\text{F})$ P3 = T_p : $+150 ^{\circ}\text{C} (+302 ^{\circ}\text{F}) \mid T_a$: $+53 ^{\circ}\text{C} (+127 ^{\circ}\text{F})$ P4 = T_p : $+150 ^{\circ}\text{C} (+302 ^{\circ}\text{F}) \mid T_a$: $-20 ^{\circ}\text{C} (-4 ^{\circ}\text{F})$ P5 = T_p : $-20 ^{\circ}\text{C} (-4 ^{\circ}\text{F}) \mid T_a$: $-20 ^{\circ}\text{C} (-4 ^{\circ}\text{F})$


Caja de aluminio; temperatura de proceso $-20 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-4 \dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F})$



A0032024

 \blacksquare 38 Caja de aluminio, recubierta; temperatura de proceso $-20 \dots +200 \,^{\circ}\text{C} \, (-4 \dots +392 \,^{\circ}\text{F})$


Caja de aluminio; temperatura de proceso $-40 \dots +150 \,^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +302 \,^{\circ}\text{F}$)



A0032024

■ 39 Caja de aluminio, recubierta; temperatura de proceso -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

Caja de aluminio; temperatura de proceso $-40 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-40 \dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F})$




A0032024

 $\begin{array}{llll} P1 & = & T_p \colon -40 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (-40 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a \colon +79 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+174 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P2 & = & T_p \colon +79 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+174 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a \colon +79 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+174 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P3 & = & T_p \colon +200 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+392 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a \colon +47 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+117 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P4 & = & T_p \colon +200 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+392 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a \colon -40 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (-40 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P5 & = & T_p \colon -40 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (-40 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a \colon -40 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (-40 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ \end{array}$

Caja de 316L

Caja de 316L; temperatura de proceso −10 ... +150 °C (+14 ... +302 °F)




A0032024

 \blacksquare 41 Caja de 316L; temperatura de proceso –10 ... +150 °C (+14 ... +302 °F)

 $\begin{array}{lllll} P1 & = & T_p : & -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : & +77 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+171 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P2 & = & T_p : & +77 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+171 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : & +77 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+171 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P3 & = & T_p : & +150 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+302 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : & +43 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+109 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P4 & = & T_p : & +150 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+302 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : & -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P5 & = & T_p : & -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : & -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ \end{array}$

Caja de 316L; *temperatura de proceso −10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F)*




A0032024

 \blacksquare 42 Caja de 316L; temperatura de proceso $-10 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C}$ (+14 \dots +392 °F)

 $\begin{array}{llll} P1 & = & T_{p} : -10 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+14 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & \mid & T_{a} : \, +77 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+171 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \\ P2 & = & T_{p} : \, +77 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+171 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & \mid & T_{a} : \, +77 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+171 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \\ P3 & = & T_{p} : \, +200 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+392 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & \mid & T_{a} : \, +38 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+100 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \\ P4 & = & T_{p} : \, +200 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+392 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & \mid & T_{a} : \, -10 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+14 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \\ P5 & = & T_{p} : \, -10 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+14 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & \mid & T_{a} : \, -10 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+14 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \end{array}$


Caja de 316L; temperatura de proceso $-20 \dots +150 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-4 \dots +302 \,^{\circ}\mathrm{F})$



A0032024

 \blacksquare 43 Caja de 316L; temperatura de proceso –20 ... +150 °C (–4 ... +302 °F)


Caja de 316L; temperatura de proceso $-20 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-4 \dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F})$



A0032024

 \blacksquare 44 Caja de 316L; temperatura de proceso –20 ... +200 $^{\circ}$ C (–4 ... +392 $^{\circ}$ F)


Caja de 316L; temperatura de proceso −40 ... +150 °C (−40 ... +302 °F)



A0032024

■ 45 Caja de 316L; rango de temperatura de proceso: $-40 \dots +150 \,^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +302 \,^{\circ}\text{F}$)

Caja de 316L; temperatura de proceso -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)




A0032024

■ 46 Caja de 316L; temperatura de proceso $-40 \dots +200 \,^{\circ}\text{C} \, (-40 \dots +392 \,^{\circ}\text{F})$

Caja de 316L, higiene


Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso −10 ... +150 °C (+14 ... +302 °F)



A0032024

 $\begin{array}{llll} P1 & = & T_p : -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : +76 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+169 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P2 & = & T_p : +76 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+169 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : +76 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+169 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P3 & = & T_p : +150 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+302 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : +41 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+106 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P4 & = & T_p : +150 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+302 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P5 & = & T_p : -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ \end{array}$

Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-10 \dots +200 \,^{\circ}\text{C}$ (+14 ... +392 $^{\circ}\text{F}$)




A0032024

 \blacksquare 48 Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-10 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C}$ (+14 ... +392 $^{\circ}\mathrm{F}$)

```
\begin{array}{llll} P1 & = & T_p: & -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a: & +76 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+169 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P2 & = & T_p: & +76 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+169 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a: & +76 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+169 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P3 & = & T_p: & +200 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+392 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a: & +32 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+90 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ \end{array}
```

P4 = T_p : +200 °C (+392 °F) | T_a : -10 °C (+14 °F) P5 = T_p : -10 °C (+14 °F) | T_a : -10 °C (+14 °F)


Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-20 \dots +150 \,^{\circ}\mathrm{C}$ ($-4 \dots +302 \,^{\circ}\mathrm{F}$)



A0032024

 \blacksquare 49 Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-20 \dots +150 \, ^{\circ}\mathrm{C}$ ($-4 \dots +302 \, ^{\circ}\mathrm{F}$)


Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-20 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-4 \dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F})$



A0032024

 \blacksquare 50 Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-20 \dots +200 \, ^{\circ}\text{C} \, (-4 \dots +392 \, ^{\circ}\text{F})$

Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-40 \dots +150 \,^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +302 \,^{\circ}\text{F}$)




A0032024

■ 51 Caja de 316L, higiene; rango de temperatura de proceso: -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

 $\begin{array}{llll} P1 & = & T_p : -40 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (-40 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : +76 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+169 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P2 & = & T_p : +76 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+169 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : +76 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+169 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P3 & = & T_p : +150 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+302 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : +41 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+106 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P4 & = & T_p : +150 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+302 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : -40 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (-40 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P5 & = & T_p : -40 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (-40 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : -40 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (-40 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ \end{array}$

Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-40 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C}$ ($-40 \dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F}$)



A0032024

 \blacksquare 52 Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-40 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C}$ ($-40 \dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F}$)

Temperatura de almacenamiento

- Sin indicador LCD: -40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F)
- Con indicador LCD: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Clase climática

DIN EN 60068-2-38 (prueba Z/AD)

Altura de instalación según IEC61010-1 Ed.3

- Normalmente hasta 2000 m (6600 ft) por encima del nivel del mar
- Por encima de 2 000 m (6 600 ft) en las condiciones siguientes:
 - Tensión de alimentación < 35 V_{DC}
 - Alimentación, categoría de sobretensión 1

Grado de protección

Ensayos según IEC 60529 y NEMA 250

Caja

IP66/68, NEMA tipo 4X/6P

Condición de prueba IP 68: 1,83 m bajo el agua durante 24 horas.

Entradas de cable

- Acoplamiento M20, plástico, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P
- Acoplamiento M20, latón niquelado, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P
- Acoplamiento M20, 316L, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P

- Acoplamiento M20, higiene, IP66/68/69 NEMA tipo 4X/6P
- Unión roscada M20, IP66/68 NEMA Tipo 4X/6P
- Rosca G1/2, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P Si se selecciona la rosca G1/2, el equipo se suministra con una rosca M20 de manera predeterminada y la entrega incluye un adaptador G1/2, junto con toda la documentación correspondiente
- Rosca NPT ½, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P
- Conector HAN7D, 90 grados, IP65 NEMA Tipo 4X
- Conector M12
 - Cuando la caja está cerrada y el cable de conexión está conectado: IP 66/67 NEMA de tipo 4X
 - Cuando la caja está abierta y el cable de conexión no está conectado: IP 20, NEMA de tipo 1

AVISO

Conector M12 y conector HAN7D: un montaje incorrecto puede invalidar la clase de protección IP.

- ► El grado de protección solo es válido si el cable utilizado está conectado y atornillado correctamente.
- ► El grado de protección solo es válido si el cable utilizado presenta unas especificaciones técnicas en conformidad con IP 67 NEMA de tipo 4X..
- Las clases de protección solo se mantienen si se usa el tapón provisional o si el cable está conectado.

Resistencia a vibraciones

DIN EN 60068-2-64 / IEC 60068-2-64 para 5 ... 2000 Hz: 1,5 (m/s²)²/Hz

Compatibilidad electromagnética (EMC)

- Compatibilidad electromagnética conforme a la serie EN 61326 y la recomendación NAMUR EMC (NE 21)
- En relación con la seguridad de funcionamiento (SIL), se satisfacen los requisitos que exigen las normas EN 61326-3-x
- Error medido máximo durante la prueba de compatibilidad electromagnética (EMC): <
 0,5 % del span.

Para saber más, consulte la Declaración CE de conformidad.

15.4 Proceso

Rango de presión de proceso

ADVERTENCIA

La presión máxima para el equipo depende del componente de calificación más baja con respecto a la presión (los componentes son: la conexión a proceso y las piezas o los accesorios opcionales instalados).

- ▶ Utilice el equipo únicamente dentro de los límites especificados para los componentes.
- ▶ Presión máxima de trabajo (PMT): La PMT está especificada en la placa de identificación. Este valor está basado en una temperatura de referencia de +20 °C (+68 °F) y se puede aplicar al equipo durante un periodo ilimitado de tiempo. Observe la dependencia en la temperatura de la PMT. En cuanto a las bridas, los valores de presión admisibles a temperaturas elevadas se pueden consultar en las normas siguientes: EN 1092-1 (por lo que se refiere a sus propiedades de estabilidad/temperatura, los materiales 1.4435 y 1.4404 están agrupados conjuntamente en la norma EN 1092-1; la composición química de estos dos materiales puede ser idéntica), ASME B16.5 y JIS B2220 (es aplicable la versión más reciente de cada norma). Los datos sobre las desviaciones con respecto a los valores PMT pueden encontrarse en las secciones correspondientes de la información técnica.
- ► La Directiva sobre equipos a presión (2014/68/UE) utiliza la abreviatura **PS**. Esta corresponde a la presión máxima de trabajo (PMT) del equipo.

Las tablas siguientes muestran las dependencias entre el material de la junta, la temperatura de proceso (T_P) y rango de presión de proceso para cada conexión a proceso que se puede seleccionar para la antena utilizada.

Antena integrada, PEEK, 20 mm (0,75 in)

Conexión a proceso M24 con adaptador de proceso, accesorio incluido

	Junta	T_{p}	Rango de presión de proceso
	FPM Viton	−10 +150 °C (+14 +302 °F)	-1 20 bar (-14,5 290 psi)
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	FPM Viton	-10 +200 °C (+14 +392 °F)	-1 20 bar (-14,5 290 psi)
	EPDM	-40 +150 °C (−40 +302 °F)	-1 20 bar (-14,5 290 psi)
	FFKM Kalrez	-20 +150 °C (−4 +302 °F)	-1 20 bar (-14,5 290 psi)
A0048027	FFKM Kalrez	−20 +200 °C (−4 +392 °F)	-1 20 bar (-14,5 290 psi)

El rango de presión puede restringirse adicionalmente en caso de una homologación CRN.

Antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 50 mm (2 in)

Conexión a proceso: Tri-Clamp DN 51 (2") ISO 2852

	Junta	T_{p}	Rango de presiones de proceso
	Con revestimiento de PTFE	-40 +150 °C (-40 +302 °F)	-1 16 bar (-14,5 232 psi)
	Con revestimiento de PTFE	-40 +200 °C (-40 +392 °F)	-1 16 bar (-14,5 232 psi)
A0047838			

Conexión a proceso: Tri-Clamp DN 70-76.1 (3") ISO 2852

		Junta	T_{p}	Rango de presiones de proceso
		Con revestimiento de PTFE	-40 +150 °C (-40 +302 °F)	-1 14 bar (-14,5 203 psi)
		Con revestimiento de PTFE	-40 +200 °C (-40 +392 °F)	-1 14 bar (-14,5 203 psi)
	A0047838			

Conexión a proceso: tuerca ranurada DIN 11851 DN 50 PN 25

	Junta	T _p	Rango de presiones de proceso
	Con revestimiento de PTFE	-40 +150 °C (-40 +302 °F)	-1 25 bar (-14,5 362,6 psi)
	Con revestimiento de PTFE	-40 +200 °C (-40 +392 °F)	-1 25 bar (-14,5 362,6 psi)
A0050063			

El rango de presión puede restringirse adicionalmente en caso de una homologación CRN.

Antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 80 mm (3 in)

Conexión a proceso: Tri-Clamp DN 101.6 (4") ISO 2852

	Junta	T _p	Rango de presiones de proceso
	Con revestimiento de PTFE	-40 +150 °C (-40 +302 °F)	-1 14 bar (-14,5 203 psi)
	Con revestimiento de PTFE	−40 +200 °C (−40 +392 °F)	-1 14 bar (-14,5 203 psi)
A0047826			

Conexión a proceso: tuerca ranurada DIN 11851 DN 80 PN 25

		Junta	T _p	Rango de presiones de proceso
		Con revestimiento de PTFE	-40 +150 °C (-40 +302 °F)	-1 25 bar (-14,5 362,6 psi)
		Con revestimiento de PTFE	-40 +200 °C (-40 +392 °F)	-1 25 bar (-14,5 362,6 psi)
L	A0047825			



El rango de presión puede restringirse adicionalmente en caso de una homologación CRN.

Constante dieléctrica

Para líquidos

 $\epsilon_r \geq 1,2$

Para aplicaciones con constantes dieléctricas por debajo de las indicadas, póngase en contacto con Endress+Hauser.

Índice alfabético

A	
Acceso para escritura	
Ajustes Adaptación del equipo de medición a las condiciones del proceso	
Autorización de acceso a parámetros Acceso para escritura	31
B Bloqueo del equipo, estado	
С	
Campo de aplicación Riesgos residuales	82 31
D	
Declaración de conformidad	53 33
Finalidad	. 5
E Eliminación de residuos	43
FieldCare	33 49 . 5 40 . 9
G Giro del módulo indicador	18
H Historia de eventos	48
I Instrucciones de seguridad Básicas	. 6 35

L	
Limpieza	40 52 52 48 41
M	
Manual de seguridad funcional (FY)	9
P	
Piezas de repuesto	53 53 8
R Requisitos relacionados con el personal	8
S	
Seguridad del producto	9
Lista de eventos	₽Q.
Texto del evento	32 44 21
U	
Uso de los equipos de medición Casos límite	8
Uso del equipo de medición ver Uso previsto	
Uso previsto	8
V	
Valor primario (PV) (variable HART)	
Valores medidos	
En estado de bloqueo	



www.addresses.endress.com