Radar sin contacto



Medición de nivel en aplicaciones higiénicas

Aplicación

• Medición continua y sin contacto del nivel de líquidos en aplicaciones higiénicas

Solutions

- Conexiones a proceso: Para aplicaciones higiénicas (p. ej.: concepto de adaptador Tri-Clamp o M24)
- Rango máximo de medición: 80 m (262 ft)
- Temperatura: -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
- Presión: -1 ... +25 bar (-14,5 ... +363 psi)
- Precisión: $\pm 1 \text{ mm } (\pm 0.04 \text{ in})$

Ventajas

- Antena de PTFE o PEEK para requisitos higiénicos
- Medición fiable gracias a la intensa focalización de la señal, incluso con múltiples accesorios internos
- Puesta en marcha fácil y quiada con interfaz de usuario intuitiva
- Tecnología inalámbrica Bluetooth® para las operaciones de puesta en marcha, configuración y mantenimiento
- SIL2 según IEC 61508, SIL3 para redundancia homogénea
- Ciclos de calibración más prolongados con el índice de precisión de radar

Índice de contenidos

Información importante sobre documentos Símbolos Convenciones gráficas	4	ProcesoRango de presión de procesoConstante dieléctrica	39
Funcionamiento y diseño del sistema		Estructura mecánica	41 51
Entrada		Materiales	52
Rango de medición	6 13	Operabilidad	55
Potencia de transmisión		Idiomas	56
Señal de salida	13 13 14	Configuración a distancia	57 57
Carga	14 14		
1	15 15	Certificados y homologacionesMarca CERoHS	57 57
Alimentación	16	Marcado RCM	57
Terminales		Equipos a presión con presión admisible ≤ 200 bar (2 900 psi)	58
Compensación de potencial	18 19	Certificado de radio	58
Especificación de los cables		Industry Canada	58
Características de funcionamiento		Información para cursar pedidos	
Resolución del valor de medición	20 21	Calibración	60
1 1	21 21 21	Identificación	
•		Paquetes de aplicaciones	
Lugar de instalación		-	
Instrucciones de instalación	23 24 25	Accesorios	62
Instrucciones especiales para el montaje	26	Enchufe M12	64
5	28 28 28	Aislador estanco al gas	66 66
1	38 38 38	FieldPort SWA50	66 66
Grado de protección	38 39	Fieldgate FXA42	66
Compatibilidad electromagnética (EMC)	39	FieldCare SFE500	66

Micropilot FMR63B HART

Marcas registradas	67
Documentación Función del documento	
RN42	67

Información importante sobre documentos

Símbolos

Símbolos de seguridad

▲ PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si usted no evita la situación peligrosa, ello podrá causar la muerte o graves lesiones.

A ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

Símbolos eléctricos

Corriente continua



Corriente alterna



Corriente continua y corriente alterna



Conexión a tierra

Borne de tierra que, por lo que se refiere al operador, está conectado a tierra mediante un sistema de puesta a tierra.



Tierra de protección (PE)

Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión. Los bornes de tierra se encuentran dentro y fuera del equipo.

- Borne de tierra interno; la tierra de protección está conectada a la red principal.
- Borne de tierra externo; el equipo está conectado al sistema de puesta a tierra de la planta.

Símbolos para determinados tipos de información y gráficos

Admisible

Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos

✓ ✓ Preferidos

Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles

⋈ Prohibido

Procedimientos, procesos o acciones que no están permitidos

Consejo

Indica información adicional

Referencia a documentación

Referencia a gráficos

1, 2, 3, ...

Número del elemento

A, B, C, ...

Vistas

\underline{k} Zona con peligro de explosión

Indica la zona con peligro de explosión

X Zona segura (zona sin peligro de explosión)

Indica la zona sin peligro de explosión

Convenciones gráficas




- Los planos de instalación, explosión y conexión eléctrica se presentan en formato simplificado
- Los equipos, los conjuntos, los componentes y los dibujos acotados se presentan en formato de líneas reducidas
- Los dibujos acotados no son representaciones a escala; las medidas indicadas están redondeadas a 2 decimales
- A menos que se indique lo contrario, las bridas se incluyen con la forma de superficie de estanqueidad EN1091-1, B2; ASME B16.5, RF; JIS B2220, RF

Funcionamiento y diseño del sistema


Principio de medición

El Micropilot es un dispositivo de medición "orientado hacia abajo" cuyo funcionamiento se basa en el método de la onda continua modulada en frecuencia (FMCW). La antena emite una onda electromagnética a una frecuencia que varía de manera continua. Esta onda se refleja en el producto y es recibida de nuevo por la antena.



- **■** 1 Principio de la FMCW: Transmisión y reflexión de la onda continua
- R Punto de referencia de las mediciones
- Distancia entre el punto de referencia y la superficie del producto

La frecuencia de esta onda se modula con la forma de una señal en diente de sierra entre las dos frecuencias límite f_1 y f_2 :



- **₽** 2 Principio de la FMCW: Resultado de la modulación de frecuencia
- Señal transmitida
- Señal recibida

La diferencia de frecuencias entre la señal transmitida y la señal recibida que se obtiene como resultado en un momento dado es la siguiente:

donde Δt es el tiempo de ejecución y k es el incremento especificado de la modulación de frecuencia. Δt viene dado por la distancia *D* que hay entre punto de referencia *R* y la superficie del producto:

 $D = (c \Delta t) / 2$

donde ces la velocidad de propagación de la onda.

En resumen, D se puede calcular a partir de la diferencia de frecuencias Δf medida. D se usa posteriormente para determinar el contenido del depósito o del silo.

Entrada

Variable medida

La variable medida es la distancia entre el punto de referencia y la superficie del producto. El nivel se calcula en base a "E", la distancia de vacío introducida.

Rango de medición

El rango de medición empieza en la posición en la que el haz incide sobre el fondo del depósito. Los niveles por debajo de este punto no se pueden detectar, sobre todo en el caso de las cabezas esféricas o salidas cónicas.

Rango de medición máximo

El rango de medición máximo depende del tamaño y el diseño de la antena.


Antena	Rango de medición máximo
Integrada, PEEK, 20 mm (0,75 in)	10 m (32,8 ft)
Montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 50 mm (2 in)	50 m (164 ft)
Montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 80 mm (3 in)	80 m (262 ft)

Rango de medición utilizable

El rango de medición utilizable depende del tamaño de la antena, de las propiedades de reflexión del producto, de la posición de instalación y de las posibles reflexiones interferentes.

En principio, la medición resulta posible hasta el extremo de la antena.

A fin de evitar daños materiales debidos a productos corrosivos y el depósito de adherencias sobre la antena, el final del rango de medición se debería seleccionar 10 mm (0,4 in) antes del extremo de la antena.



- **₽** 3 Rango de medición utilizable
- Α Longitud de la antena + 10 mm (0,4 in)
- В Rango de medición utilizable
- С 50 ... 80 mm (1,97 ... 3,15 in); producto εr < 2
- Н Altura del depósito
- Punto de referencia de la medición, varía según el sistema de antena

Para obtener más información sobre el punto de referencia, véase → \(\exists \) Estructura mecánica.

En el caso de productos con una constante dieléctrica baja, er < 2, el fondo del depósito puede ser visible a través del producto si los niveles son muy bajos (por debajo del nivel C). En este rango debe esperarse una precisión reducida. Si ello no resulta aceptable, en tales aplicaciones se debe situar el punto cero a una distancia C por encima del fondo del depósito → Magnago de medición usable.

En la siguiente sección se describen los grupos de productos y los rangos de medición posibles como una función del grupo de aplicaciones y productos. Si no se conoce la constante dieléctrica del producto, para garantizar una medición fiable, suponga que el producto corresponde al grupo B.

Grupos de productos

■ **A0** (ε_r 1,2 ... 1,4)

p. ej., n-butano, nitrógeno líquido, hidrógeno líquido

■ **A** (ε_r 1,4 ... 1,9)

Líquidos no conductivos, p. ej., gas licuado

■ **B** (ε_r 1,9 ... 4)

Líquidos no conductivos, p. ej. gasolina, petróleo, tolueno, etc.

■ C (ε_r 4 ... 10)

p. ej., ácido concentrado, disolventes orgánicos, éster, anilina, etc.

■ D $(\epsilon_r > 10)$


Líquidos conductivos, soluciones acuosas, ácidos diluidos, bases y alcohol

Medición de los productos siguientes con fase gaseosa absorbente Por ejemplo:

- Amoníaco
- Acetona
- Cloruro de metileno
- Metiletilcetona
- Óxido de propileno
- VCM (cloruro de vinilo monómero)

Para medir gases absorbentes, use un radar guiado o equipos de medición cuya frecuencia de medición sea diferente o que usen un principio de medición distinto.

Si debe llevar a cabo mediciones en uno de estos productos, póngase en contacto con Endress +Hauser.



- Compendio de constantes dieléctricas (valores de la CD) CP01076F
- Aplicación "DC Values App" de Endress+Hauser (disponible para iOS y Android)

Medición en el depósito de almacenamiento

Depósito de almacenamiento: condiciones de medición

Superficie del producto en calma (p. ej., llenado de fondo, llenado mediante tubo de inmersión o llenado ocasional desde arriba)

Antena integrada, PEEK, 20 mm (0,75 in) en el depósito de almacenamiento

	Grupo de productos	Rango de medición
m (5)	A0 (ε _r 1,2 1,4)	1,5 m (5 ft)
	A (ε _r 1,4 1,9)	2,5 m (8 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	5 m (16 ft)
	C (ε _r 4 10)	8 m (26 ft)
	\mathbf{D} ($\varepsilon_{\rm r} > 10$)	10 m (33 ft)

Antena, montaje enrasado con revestimiento de PTFE, 50 mm (2 in) en depósito de almacenamiento

	Grupo de productos	Rango de medición
n (5)	A0 (ε _r 1,2 1,4)	7 m (23 ft)
	A (ε _r 1,4 1,9)	12 m (39 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	23 m (75 ft)
	C (ε _r 4 10)	40 m (131 ft)
	\mathbf{D} ($\varepsilon_{\rm r}$ >10)	50 m (164 ft)


Antena, montaje enrasado con revestimiento de PTFE, 80 mm (3 in) en depósito de almacenamiento

	Grupo de productos	Rango de medición
n 🗑	A0 (ε _r 1,2 1,4)	22 m (72 ft)
	A (ε _r 1,4 1,9)	40 m (131 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	50 m (164 ft)
	C (ε _r 4 10)	65 m (231 ft)
	D (ε _r >10)	80 m (262 ft)

Antena revestida, PEEK, 20 mm (0,75 in) en depósito de almacenamiento

	Grupo de productos	Rango de medición
n 🗑	A0 (ε _r 1,2 1,4)	1,5 m (5 ft)
	A (ε _r 1,4 1,9)	2,5 m (8 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	5 m (16 ft)
	C (ε _r 4 10)	8 m (26 ft)
	D (ε _r >10)	10 m (33 ft)
Ū.		

Antena revestida, PEEK, 40 mm (1,5 in) en depósito de almacenamiento




Medición en depósito de solución amortiguadora

Depósito de solución amortiguadora: condiciones de medición

Superficie del producto en movimiento (p. ej., llenado permanente desde arriba, chorros de mezcla)

Antena integrada, PEEK, 20 mm (0,75 in) en depósito de solución amortiguadora



Antena, montaje enrasado con revestimiento de PTFE, 50 mm (2 in) en depósito de solución amortiguadora

	Grupo de productos	Rango de medición
5	A0 (ε _r 1,2 1,4)	4 m (13 ft)
	A (ε _r 1,4 1,9)	7 m (23 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	13 m (43 ft)
	C (ε _r 4 10)	28 m (92 ft)
	$\mathbf{D} \ (\varepsilon_{\mathrm{r}} > 10)$	44 m (144 ft)
, ·		

Antena, montaje enrasado con revestimiento de PTFE, 80 mm (3 in) en depósito de solución amortiguadora

	Grupo de productos	Rango de medición
	A0 (ε _r 1,2 1,4)	12 m (39 ft)
	A (ε _r 1,4 1,9)	23 m (75 ft)
	B (ε _r 1,9 4)	45 m (148 ft)
	C (ε _r 4 10)	60 m (197 ft)
	D (ε _r >10)	70 m (230 ft)
,		
<u> </u>		

Antena revestida, PEEK, 20 mm (0,75 in) en depósito de solución amortiguadora

Grupo de productos	Rango de medición
A0 (ε _r 1,2 1,4)	1 m (3,3 ft)
A (ε _r 1,4 1,9)	1,5 m (5 ft)
B (ε _r 1,9 4)	3 m (10 ft)
C (ε _r 4 10)	6 m (20 ft)
$\mathbf{D} \ (\varepsilon_{\mathrm{r}} > 10)$	8 m (26 ft)

Antena revestida, PEEK, 40 mm (1,5 in) en depósito de solución amortiguadora

Grupo de productos	Rango de medición
A0 (ε _r 1,2 1,4)	1,5 m (5 ft)
A (ε _r 1,4 1,9)	3 m (10 ft)
B (ε _r 1,9 4)	6 m (20 ft)
C (ε _r 4 10)	13 m (43 ft)
$\mathbf{D} (\varepsilon_{\mathrm{r}} > 10)$	20 m (66 ft)

Medición en un depósito con agitador

Depósito con agitador: condiciones de medición

Superficie del producto turbulenta (p. ej., por llenado desde arriba, agitadores y obstáculos)

Antena integrada, PEEK, 20 mm (0,75 in) en depósito con agitador

Grupo de productos	Rango de medición
A (ε _r 1,4 1,9)	1 m (3,3 ft)
B (ε _r 1,9 4)	1,5 m (5 ft)
C (ε _r 4 10)	3 m (10 ft)
$\mathbf{D} \left(\mathbf{\varepsilon}_{\mathrm{r}} > 10 \right)$	5 m (16 ft)


Antena, montaje enrasado con revestimiento de PTFE, 50 mm (2 in) en depósito con agitador

Grupo de productos	Rango de medición
A0 (ε _r 1,2 1,4)	2 m (7 ft)
A (ε _r 1,4 1,9)	4 m (13 ft)
B (ε _r 1,9 4)	7 m (23 ft)
C (ε _r 4 10)	15 m (49 ft)
\mathbf{D} ($\varepsilon_{r} > 10$)	25 m (82 ft)

Antena, montaje enrasado con revestimiento de PTFE, 80 mm (3 in) en depósito con agitador

Grupo de productos	Rango de medición
A0 (ε _r 1,2 1,4)	7 m (23 ft)
A (ε _r 1,4 1,9)	13 m (43 ft)
B (ε _r 1,9 4)	25 m (82 ft)
C (ε _r 4 10)	50 m (164 ft)
\mathbf{D} ($\varepsilon_{\rm r} > 10$)	60 m (197 ft)

Antena revestida, PEEK, 20 mm (0,75 in) en depósito con agitador



Antena revestida, PEEK, 40 mm (1,5 in) en depósito con agitador

Grupo de productos	Rango de medición
A0 (ε _r 1,2 1,4)	1 m (3,3 ft)
A (ε _r 1,4 1,9)	1,5 m (5 ft)
B (ε _r 1,9 4)	3 m (10 ft)
C (ε _r 4 10)	7 m (23 ft)
\mathbf{D} ($\varepsilon_{\rm r} > 10$)	11 m (36 ft)

Frecuencia operativa

Aprox.80 GHz

En un depósito se pueden montar hasta 8 equipos sin que se influyan unos a otros.

Potencia de transmisión

- Potencia de pico: <1,5 mW
- Potencia de salida media: $<70~\mu W$

Salida

Señal de salida

HART

Codificación de las señales:

FSK ±0,5 mA mediante señal de corriente

Velocidad de transmisión de datos:

1200 Bit/s

Aislamiento galvánico:

Sí

Salida de corriente

4 ... 20 mA con protocolo de comunicación digital superpuesto HART, a 2 hilos

La salida de corriente permite seleccionar entre tres modos de funcionamiento diferentes:

- 4,0 ... 20,5 mA
- NAMUR NE 43: 3,8 ... 20,5 mA (ajuste de fábrica)
- Modo EUA: 3,9 ... 20,8 mA

Señal en alarma

Salida de corriente

Modo de fallo (según recomendación NAMUR NE 43):

- Alarma de mínimo (= ajuste de fábrica): 3,6 mA
- Alarma de máximo: 22 mA
- Modo de fallo con valor configurable por el usuario: 3,59 ... 22,5 mA

Indicador local

Señal de estado (según recomendación NAMUR NE 107):

Indicador de textos sencillos

Software de configuración mediante interfaz de servicio (CDI)

Señal de estado (según recomendación NAMUR NE 107):

Indicador de textos sencillos

Software de configuración a través de comunicación HART

Señal de estado (según recomendación NAMUR NE 107):

Indicador de textos sencillos

Linealización

La función de linealización del equipo permite convertir el valor medido en cualquier unidad de longitud, peso, caudal o volumen.

Curvas de linealización preprogramadas


Las tablas de linealización para calcular el volumen de los siguientes depósitos están preprogramadas en el equipo:

- Fondo piramidal
- Fondo cónico
- Fondo inclinado
- Cilindro horizontal
- Tanque esférico

Se pueden introducir otras tablas de linealización de hasta 32 pares de valores manualmente.

Carga

4 ... 20 mA HART



- Fuente de alimentación 10,5 ... 30 VDC Ex i 1
- Alimentación 10,5 ... 35 VCC, para otros tipos de protección y para versiones de equipo no certificadas 2
- 3 R_{I,máx} resistencia de carga máxima
- Tensión de alimentación

Operaciones de configuración desde una consola o un PC con software de configuración: ha de tenerse en cuenta una resistencia para comunicaciones mínima de 250 Ω .

Datos específicos del protocolo

HART

ID del fabricante:

17 (0x11{hex})

ID del tipo de equipo:

0x11C1

Revisión de equipo:

1

Especificación HART:

7

Versión DD:

1

Ficheros descriptores del equipo (DTM, DD)

Información y ficheros disponibles en:

www.endress.com

En la página de producto del equipo: Documentos/Software → Drivers del instrumento

www.fieldcommgroup.org

Carga HART:

Mín. 250 Ω

Variables de equipo HART

Los valores medidos siquientes se asignan de fábrica a las variables del equipo:

Variable del equipo	Valor medido
Asignación valor primario (El valor primario [PV] se aplica siempre a la salida de corriente)	Nivel linealizado
Asignación valor secundario	Distancia
Asignación de valor terciario	Amplitud absoluta de eco
Asignación VC	Amplitud relativa de eco

Selección de las variables de equipo HART

- Nivel linealizado
- Distancia
- Volt. terminales
- Temperatura de la electrónica
- Temperatura del sensor
- Amplitud absoluta de eco
- Amplitud relativa de eco
- Área de acoplamiento
- Porcentaje del rango
- Corriente de lazo
- Corriente en el conector
- No usado
- Indice de adherencia, opcional (Guía → Heartbeat Technology → Detección adherencias → Configuración → Indice de adherencia)
- Parámetro Detección adherencias, opcional (Guía → Heartbeat Technology → Detección adherencias → Configuración → Detección adherencias)
- Parámetro Índice de espuma, opcional (Guía → Heartbeat Technology → Detección de espumas → Configuración → Índice de espuma)
- Parámetro Detección de espumas, opcional (Guía → Heartbeat Technology → Detección de espumas → Configuración → Detección de espumas)

Funciones compatibles

- Modo de ráfaga
- Estado del transmisor adicional
- Bloqueo del equipo

Datos del HART inalámbrico

Tensión de arranque mínima:

10,5 V

Corriente de arranque:

< 3,6 mA

Tiempo de inicio:

< 15 s

Tensión de servicio mínima:

10.5 V

Corriente Multidrop:

4 mA


Tiempo para establecer la conexión:

< 30 s

Alimentación

Asignación de terminales

Caja de compartimento único




A004259

- 4 Terminales de conexión y borne de tierra en el compartimento de conexiones
- 1 Terminal positivo
- 2 Terminal negativo
- 3 Borne de tierra interno


16

Caja de compartimento doble



- **■** 5 Terminales de conexión y borne de tierra en el compartimento de conexiones
- Terminal positivo
- 2 Terminal negativo
- 3 Borne de tierra interno

Caja de compartimento doble, en forma de L



- € 6 Terminales de conexión y borne de tierra en el compartimento de conexiones
- Terminal positivo
- Terminal negativo
- Borne de tierra interno


Terminales

- Tensión de alimentación y borne de tierra interno: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Borne externo de tierra: 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

Conectores de equipo disponibles

En el caso de los equipos con conector, no es necesario abrir la caja para realizar la conexión. Use las juntas incluidas para evitar que penetre humedad en el equipo.

Equipos con conector M12




■ 7 Vista de la conexión enchufable en el equipo

- 1 Señal +
- 2 Sin asignar
- 3 Señal -
- 4 Tierra

Varios conectores hembra M12 están disponibles como accesorios para equipos con conectores M12.

Equipos de medición con conector Harting Han7D



- A Conexión eléctrica de los equipos dotados con conector Harting Han7D
- B Vista de la conexión al equipo
- Marrón
- + Azul

Material

CuZn, contactos dorados para conectores y conectores tipo jack

Tensión de alimentación

La tensión de alimentación depende del tipo seleccionado de homologación del equipo

Exento de peligro, Ex d, Ex e	10,5 35 V _{DC}
Ex i	10,5 30 V _{DC}
Corriente nominal	4 20 mA




La unidad de alimentación se debe someter a pruebas para asegurarse de que cumpla los requisitos de seguridad (p. ej., PELV, SELV, Clase 2), así como las especificaciones de los protocolos relevantes.

De conformidad con la norma IEC/EN61010-1, se debe disponer un disyuntor adecuado para el equipo $\frac{1}{2}$

Compensación de potencial

La tierra de protección del equipo no se debe conectar. Si es necesario, la línea de compensación de potencial puede conectarse al borne de tierra exterior del transmisor antes de conectar el equipo.




- A Caja de compartimento único, plástico
- B Caja de compartimento único, aluminio
- C Caja de compartimento único; 316L higiene (equipo Ex)
- D Caja de compartimento doble
- E Caja de compartimento doble, forma de L
- 1 Borne de tierra para conectar la línea de compensación de potencial

ADVERTENCIA

Riesgo de explosión

- ► Consúltense las instrucciones de seguridad en la documentación independiente sobre aplicaciones en zonas con peligro de explosión.
- Para una compatibilidad electromagnética óptima:
 - La línea de compensación de potencial debe ser lo más corta posible
 - Tenga en cuenta que la sección transversal debe ser al menos 2,5 mm² (14 AWG)

Entradas de cable



A0046584

- A Caja de compartimento único, plástico
- B Caja de compartimento único, aluminio
- C Caja de compartimento único, 316L higiene
- D Caja de compartimento doble
- E Caja de compartimento doble, forma de L
- 1 Entrada de cable
- 2 Tapón ciego

El tipo de entrada de cable depende de la versión del equipo solicitada.

Los cables de conexión siempre han de quedar tendidos hacia abajo, de modo que la humedad no pueda penetrar en el compartimento de conexiones.

Si es necesario, cree un circuito de goteo o utilice una tapa de protección ambiental.

Especificación de los cables

Sección nominal

- Tensión de alimentación
 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 13 AWG)
- Tierra de protección o puesta a tierra del apantallamiento del cable $> 1 \text{ mm}^2$ (17 AWG)
- Borne de tierra externo
 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

Diámetro exterior del cable

El diámetro externo del cable depende del prensaestopas que se utilice

- Acoplamiento, plástico:
 - Ø5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)
- Acoplamiento, latón niquelado:
 Ø7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
- Acoplamiento, acero inoxidable:
 Ø7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)

Protección contra sobretensiones

La protección contra sobretensiones se puede pedir opcionalmente en forma de "Accesorio montado" a través de la estructura de pedido del producto

Equipos sin protección contra sobretensiones opcional

Los equipos satisfacen los requisitos que exige la especificación de productos IEC/DIN EN 61326-1 (tabla 2: entorno industrial).

Según el tipo de puerto (para alimentación CC, para entradas/salidas) se requieren niveles de prueba diferentes, en conformidad con IEC/DIN EN 61326-1, contra oscilaciones transitorias (sobretensiones) (IEC / DIN EN 61000-4-5 Sobretensiones):

El nivel de prueba para puertos de alimentación CC y puertos de entrada/salida es de $1\,000\,\mathrm{V}$ de la línea a tierra

Equipos con protección contra sobretensiones opcional

- Tensión de cebado: mín. 400 V_{DC}
- Probado según IEC/DIN EN 60079-14 subapartado 12.3 (IEC/DIN EN 60060-1 apartado 7)
- Corriente de descarga nominal: 10 kA

AVISO

El equipo podría sufrir daños irreversibles

► Conecte siempre a tierra el equipo con protección contra sobretensiones integrada.

Categoría de sobretensión

Categoría de sobretensión II

Características de funcionamiento

Condiciones de funcionamiento de referencia

- Temperatura = +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F)
- Presión = 960 mbar abs. (14 psia) ± 100 mbar ($\pm 1,45$ psi)
- Humedad = 60 % ±15 %
- Reflector: placa metálica con un diámetro ≥ 1 m (40 in)
- Sin reflexiones interferentes reseñables dentro del haz de señal

Error medido máximo

Precisión de referencia

Precisión

La precisión es la suma de la no linealización, la no repetibilidad y la histéresis.

- Distancia de medición de hasta 0,8 m (2,62 ft): máx. ±4 mm (±0,16 in)
- Distancia de medición > 0,8 m (2,62 ft): ±1 mm (±0,04 in)

No repetibilidad


La no repetibilidad ya está contemplada en la precisión.

 $\leq 1 \text{ mm (0,04 in)}$



Si las condiciones se desvían de las condiciones de funcionamiento de referencia, el offset / punto cero que resulta de las condiciones de instalación puede ser de hasta ± 4 mm ($\pm 0,16$ in). El offset / punto cero adicional puede eliminarse introduciendo una corrección (Parámetro **Corrección del nivel**) durante la puesta en marcha.

Valores diferentes en aplicaciones de rango cercano



- 8 Error medido máximo en aplicaciones de rango cercano
- Δ Error medido máximo
- R Punto de referencia de la medición de distancia
- D Distancia desde el punto de referencia de la antena

Resolución del valor de medición

Zona muerta conforme a DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1:

Digital: 1 mmAnalógica: 1 µA

Tiempo de respuesta

Según DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1, el tiempo de respuesta a un escalón es el tiempo que sigue a un cambio abrupto en la señal de entrada hasta que el cambio en la señal de salida haya adoptado 90% del valor estable por primera vez.

El tiempo de respuesta puede configurarse.

Se aplican los siguientes tiempos de respuesta a un escalón (de acuerdo con DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1) cuando la amortiguación está desconectada:

- Frecuencia de pulsos \geq 5/s (tiempo de ciclo \leq 200 ms) a U= 10,5 ... 35 V, I= 4 ... 20 mA y T_{amb} = -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)
- Tiempo de respuesta a un escalón < 1 s

Influencia de la temperatura ambiente

La salida cambia debido al efecto de la temperatura ambiente en relación con la temperatura de referencia.

Las mediciones se llevan a cabo según DIN EN IEC 61298-3 / DIN EN IEC 60770-1

Salida digital (HART)

 T_C media = 2 mm/10 K

Analógica (salida de corriente)

- Punto cero (4 mA): promedio T_C = 0,02 %/10 K
- Span (20 mA): promedio $T_C = 0.05 \%/10 \text{ K}$

Influencia de la fase gaseosa

La presión alta disminuye la velocidad de propagación de las señales de medición en el gas/vapor que se encuentra sobre el producto. Este efecto depende del tipo del fase gaseosa y de su temperatura. El resultado es un error medido sistemático que aumenta cuanto mayor es la distancia entre el punto de referencia de la medición (brida) y la superficie del producto. La siguiente tabla muestra este error

medido para algunos de los gases/vapores más comunes (en lo que respecta a la distancia, un valor positivo quiere decir que se está midiendo una distancia excesivamente larga):


Error de medición para algunos gases/vapores típicos

Fase gaseosa	Temperatura	Presión		
		1 bar (14,5 psi)	10 bar (145 psi)	25 bar (362 psi)
Aire/nitrógeno	+20 °C (+68 °F)	0,00 %	+0,22 %	+0,58 %
	+200 °C (+392 °F)	-0,01 %	+0,13 %	+0,36 %
	+400 °C (+752 °F)	-0,02 %	+0,08 %	+0,29 %
Hidrógeno	+20 °C (+68 °F)	-0,01 %	+0,10 %	+0,25 %
	+200 °C (+392 °F)	-0,02 %	+0,05 %	+0,17 %
	+400 °C (+752 °F)	-0,02 %	+0,03 %	+0,11 %
Agua (vapor saturado)	+100 °C (+212 °F)	+0,02 %	-	-
	+180 °C (+356 °F)	-	+2,10 %	-
	+263 °C (+505 °F)	-	-	+4,15 %
	+310 °C (+590 °F)	-	-	-
	+364 °C (+687 °F)	-	-	-

Con una presión conocida constante es posible compensar este error medido con una linealización, por ejemplo.

Montaje

Lugar de instalación




ito El

- A Distancia recomendada entre pared y extremo exterior de tubuladura de ~ 1/6 del diámetro del depósito. El equipo no debe instalarse a una distancia menor que 15 cm (5,91 in) de la pared del depósito.
- 1 Uso de una tapa de protección ambiental para proteger el transmisor de la luz solar directa o la lluvia
- 2 Instalación en el centro; las interferencias pueden provocar una pérdida de la señal
- No debe instalarse por encima de la cortina de producto

Orientación


Accesorios internos del depósito



40021777

Evite la presencia de accesorios internos (interruptores de nivel puntual, sensores de temperatura, puntales de apoyo, anillos de vacío, serpentines calefactores, obstáculos, etc.) dentro del haz de señal. Preste atención al ángulo de abertura del haz α .

Evitación de ecos interferentes



A0031813

Las placas deflectoras metálicas instaladas con un ángulo suficiente para dispersar las señales de radar ayudan a prevenir las señales de eco de interferencia.

Alineación vertical del eje de la antena

Alinee la antena de forma que quede perpendicular a la superficie del producto.

i

El alcance máximo de la antena podría verse reducido, o bien se podrían producir señales interferentes adicionales, si la antena no se instala en posición perpendicular al producto.

Alineación radial de la antena

Según la característica direccional, no es necesaria una alineación radial de la antena.

Instrucciones de instalación

Antena integrada, PEEK 20 mm (0,75 in)

Información sobre la tubuladura de montaje

La longitud máxima de la tubuladura $H_{m\acute{a}x}$ depende del diámetro de la tubuladura D.

Longitud máxima de la tubuladura $H_{máx}$ en función del diámetro de la tubuladura D

ΦD	H _{máx}
40 50 mm (1,6 2 in)	200 mm (8 in)
50 80 mm (2 3,2 in)	300 mm (12 in)
80 100 mm (3,2 4 in)	450 mm (18 in)
100 150 mm (4 6 in)	550 mm (22 in)
≥ 150 mm (6 in)	850 mm (34 in)
	40 50 mm (1,6 2 in) 50 80 mm (2 3,2 in) 80 100 mm (3,2 4 in) 100 150 mm (4 6 in)



Si la longitud de las tubuladuras es mayor, se debe prever una disminución en las prestaciones de la medición.

Tenga en cuenta lo siguiente:


- El extremo de la tubuladura debe ser liso y no presentar rebabas.
- El borde de la tubuladura debería ser redondeado.
- Se debe llevar a cabo un mapeado.
- Si la aplicación usa tubuladuras más altas de lo que se indica en la tabla, póngase en contacto con el departamento de asistencia del fabricante.

Antena, revestimiento de PTFE, montaje enrasado, 50 mm (2 in)

Información sobre la tubuladura de montaje

La longitud máxima de la tubuladura $H_{m\acute{a}x}$ depende del diámetro de la tubuladura D.

La longitud máxima de la tubuladura $H_{m\acute{a}x}$ depende del diámetro de la tubuladura D





Si la longitud de las tubuladuras es mayor, se debe prever una disminución en las prestaciones de la medición.

Tenga en cuenta lo siguiente:


- El extremo de la tubuladura debe ser liso y no presentar rebabas.
- El borde de la tubuladura debería ser redondeado.
- Se debe llevar a cabo un mapeado.
- Si la aplicación usa tubuladuras más altas de lo que se indica en la tabla, póngase en contacto con el departamento de asistencia del fabricante.

Antena, revestimiento de PTFE, montaje enrasado, 80 mm (3 in)

Información sobre la tubuladura de montaje

La longitud máxima de la tubuladura $H_{m\acute{a}x}$ depende del diámetro de la tubuladura D.

La longitud máxima de la tubuladura $H_{m\acute{a}x}$ depende del diámetro de la tubuladura D






Si la longitud de las tubuladuras es mayor, se debe prever una disminución en las prestaciones de la medición.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El extremo de la tubuladura debe ser liso y no presentar rebabas.
- El borde de la tubuladura debería ser redondeado.
- Se debe llevar a cabo un mapeado.
- Si la aplicación usa tubuladuras más altas de lo que se indica en la tabla, póngase en contacto con el departamento de asistencia del fabricante.

Ángulo de abertura del haz


El ángulo de abertura del haz se define como el ángulo α donde la densidad energética de las ondas del radar alcanza el valor de la densidad energética máxima (3 dB de ancho). Pero se emiten también microondas fuera de esta frontera energética del haz de señal y éstas pueden sufrir reflexiones por elementos interferentes de la instalación.



A0031824

- \blacksquare 9 Relación entre el ángulo de abertura del haz α , la distancia D y el diámetro del ancho del haz W
- lacksquare El diámetro del ángulo de abertura del haz f W depende del ángulo del haz f lpha y de la distancia f D.

Antena integrada, PEEK 20 mm / 3/4", a 14 °



Antena 50 mm (2 in) de montaje enrasado con revestimiento de PTFE, a 7 $^{\circ}$


W = D × 0,12	D	W
	5 m (16 ft)	0,61 m (2,00 ft)
	10 m (33 ft)	1,22 m (4,00 ft)
	15 m (49 ft)	1,83 m (6,00 ft)
	20 m (66 ft)	2,44 m (8,01 ft)
	25 m (82 ft)	3,05 m (10,01 ft)
	30 m (98 ft)	3,66 m (12,01 ft)
α	35 m (115 ft)	4,27 m (14,01 ft)
₩ W	40 m (131 ft)	4,88 m (16,01 ft)
<u>→ </u>	45 m (148 ft)	5,50 m (18,04 ft)
	50 m (164 ft)	6,11 m (20,05 ft)

Antena de 80 mm (3 in) con revestimiento de PTFE con soporte para montaje enrasado, a 3 $^{\circ}$

W = D × 0,05	D	W
	5 m (16 ft)	0,25 m (0,82 ft)
	10 m (33 ft)	0,50 m (1,64 ft)
	15 m (49 ft)	0,75 m (2,46 ft)
	20 m (66 ft)	1,00 m (3,28 ft)
1	25 m (82 ft)	1,25 m (4,10 ft)
	30 m (98 ft)	1,50 m (4,92 ft)
	35 m (115 ft)	1,75 m (5,74 ft)
	40 m (131 ft)	2,00 m (6,56 ft)
a	45 m (148 ft)	2,25 m (7,38 ft)
→ W	50 m (164 ft)	2,50 m (8,20 ft)
	60 m (197 ft)	3,00 m (9,84 ft)
	70 m (230 ft)	3,50 m (11,48 ft)
	80 m (262 ft)	4,00 m (13,12 ft)

Instrucciones especiales para el montaje

Medición mediante una válvula de bola



A0034564

26

- Las mediciones pueden realizarse sin problemas a través de una válvula de bola con paso totalmente abierto.
- En las transiciones no se puede dejar un paso óptico superior a 1 mm (0,04 in).
- El diámetro de abertura de la válvula de bola siempre debe corresponder con el diámetro de la tubería; evite los rebordes y las constricciones.

Medición externa mediante una cubierta de plástico o ventanas dieléctricas

- Constante dieléctrica del producto: $\epsilon_r \ge 10$
- La distancia entre el extremo de la antena y el techo del depósito debe ser aprox. 100 mm (4 in).
- Evite posiciones de instalación en las que pueda formarse condensación o acumulación de suciedad entre la antena y el depósito
- En el caso de instalaciones exteriores, asegúrese de que la zona entre la antena y el depósito está protegida contra agresiones climáticas
- No instale ningún accesorio o elemento de enlace entre la antena y el depósito que pudiera reflejar la señal


El grosor del tope del depósito o de la ventana dieléctrica depende del ε_r del material.

El grosor del material puede ser un múltiplo completo del grosor óptimo (tabla); sin embargo, es importante tener en cuenta que la transparencia de las microondas disminuye significativamente al aumentar el grosor del material.

Grosor óptimo del material

Material	Grosor óptimo del material
PE; ε _r 2,3	1,25 mm (0,049 in)
PTFE; ε_r 2,1	1,30 mm (0,051 in)
PP; ε _r 2,3	1,25 mm (0,049 in)
Perspex; ϵ_r 3,1	1,10 mm (0,043 in)

Container con aislamiento térmico



A0046566

Si las temperaturas de proceso son altas, el equipo debería estar incluido en el sistema de aislamiento de containers (2) habitual para evitar que la electrónica se caliente debido a la radiación por dispersión térmica o la convección. La estructura de la nervadura (1) no debe estar aislada.

Entorno

Rango de temperatura ambiente

Los valores siguientes son válidos hasta una temperatura de proceso de +85 °C (+185 °F). A temperaturas de proceso superiores, la temperatura ambiente admisible se reduce.

- Sin indicador LCD:
 - Estándar: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
 - Disponible opcionalmente: $-50 \dots +85 \,^{\circ}\text{C}$ ($-58 \dots +185 \,^{\circ}\text{F}$) con limitaciones en cuanto a vida útil y prestaciones
 - Disponible opcionalmente: -60 ... +85 °C (-76 ... +185 °F) con limitaciones en cuanto a vida útil y prestaciones; por debajo de -50 °C (-58 °F): los equipos pueden sufrir daños permanentes
- Con indicador LCD: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) con limitaciones en propiedades ópticas tales como la velocidad de indicación y el contraste. Puede usarse sin limitaciones hasta -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
- En caso de funcionamiento en el exterior con luz solar intensa:
 - Monte el equipo en la sombra.
 - Evite la radiación solar directa, sobre todo en zonas climáticas cálidas.
 - Utilizar una tapa de protección ambiental (véase accesorios).

Límites de temperatura ambiente

La temperatura ambiente admisible (T_a) depende del material de la caja seleccionado (Configurador de producto \rightarrow Caja; material \rightarrow) y del rango de temperatura de proceso elegido (Configurador de producto \rightarrow Aplicación \rightarrow).


Si la conexión a proceso se encuentra a la temperatura (T_p) , la temperatura ambiente admisible (T_a) se reduce.



La información siguiente solo toma en consideración los aspectos funcionales. Las versiones certificadas del equipo pueden estar sujetas a limitaciones adicionales.

Caja de plástico

Caja de plástico; temperatura del proceso −10 ... +150 °C (+14 ... +302 °F)



A0032024

■ 10 Caja de plástico; temperatura del proceso $-10 \dots +150 \,^{\circ}\mathrm{C}$ (+14 \dots +302 °F)

```
P1 = T_p: -10 \,^{\circ}\text{C} (+14 \,^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +76 \,^{\circ}\text{C} (+169 \,^{\circ}\text{F})
```

P2 = T_p : +76 °C (+169 °F) | T_a : +76 °C (+169 °F) P3 = T_p : +150 °C (+302 °F) | T_a : +25 °C (+77 °F)


 $P4 = T_p$: +150 °C (+302 °F) | T_a : -10 °C (+14 °F)

 $P5 = T_p: -10 \,^{\circ}\text{C} (+14 \,^{\circ}\text{F}) \mid T_a: -10 \,^{\circ}\text{C} (+14 \,^{\circ}\text{F})$

En el caso de equipos cuya caja sea de plástico y cuenten con homologación CSA C/US, el rango seleccionado de temperatura del proceso se restringe de $-10 \dots +150 \,^{\circ}\text{C}$ (+14 ... +302 $^{\circ}\text{F}$) a

0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F).

En caso de homologación CSA C/US y caja de plástico, la temperatura del proceso se restringe a 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F)




A0048826

🛮 11 Caja de plástico; temperatura de proceso 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F) para homologación CSA C/US

```
\begin{array}{llll} P1 & = & T_p : \ 0 \ ^\circ C \ (+32 \ ^\circ F) \ | & T_a : \ +76 \ ^\circ C \ (+169 \ ^\circ F) \\ P2 & = & T_p : \ +76 \ ^\circ C \ (+169 \ ^\circ F) \ | & T_a : \ +76 \ ^\circ C \ (+169 \ ^\circ F) \\ P3 & = & T_p : \ +150 \ ^\circ C \ (+302 \ ^\circ F) \ | & T_a : \ +25 \ ^\circ C \ (+77 \ ^\circ F) \\ P4 & = & T_p : \ +150 \ ^\circ C \ (+302 \ ^\circ F) \ | & T_a : \ 0 \ ^\circ C \ (+32 \ ^\circ F) \\ P5 & = & T_p : \ 0 \ ^\circ C \ (+32 \ ^\circ F) \ | & T_a : \ 0 \ ^\circ C \ (+32 \ ^\circ F) \\ \end{array}
```

Caja de plástico; temperatura del proceso −10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F)




A0032024

■ 12 Caja de plástico; temperatura del proceso –10 ... +200 $^{\circ}$ C (+14 ... +392 $^{\circ}$ F)

En el caso de equipos cuya caja sea de plástico y cuenten con homologación CSA C/US, el rango seleccionado de temperatura del proceso se restringe de $-10 \dots +200 \,^{\circ}\text{C}$ (+14 ... +392 $^{\circ}\text{F}$) a $0 \dots +200 \,^{\circ}\text{C}$ (+32 ... +392 $^{\circ}\text{F}$).


En caso de homologación CSA C/US y caja de plástico, la temperatura del proceso se restringe a $0 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C} \ (+32 \dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F})$



A0048826

🛮 13 Caja de plástico; temperatura de proceso 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F) para homologación CSA C/US

Caja de plástico; temperatura de proceso −20 ... +150 °C (−4 ... +302 °F)




A0032024

■ 14 Caja de plástico; temperatura de proceso -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)

En el caso de los equipos con una caja de plástico y homologación CSA C/US, la temperatura de proceso seleccionada de -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F) está limitada a 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F).


Limitación a una temperatura de proceso de 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F) con homologación CSA C/US y caja de plástico



A0048826

 \blacksquare 15 Caja de plástico; temperatura de proceso 0 ... +150 $^{\circ}$ C (+32 ... +302 $^{\circ}$ F) con homologación CSA C/US

Caja de plástico; temperatura de proceso −20 ... +200 °C (−4 ... +392 °F)




A003202

En el caso de los equipos con una caja de plástico y homologación CSA C/US, la temperatura de proceso seleccionada de -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F) está limitada a 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F).

30

Limitación a una temperatura de proceso de 0 ... $+200~^{\circ}$ C ($+32~...~+392~^{\circ}$ F) con homologación CSA C/US y caja de plástico




A0048826

🖪 17 Caja de plástico; temperatura de proceso 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F) con homologación CSA C/US

```
\begin{array}{llll} P1 & = & T_p : \ 0 \ ^\circ C \ (+32 \ ^\circ F) \ | & T_a : \ +76 \ ^\circ C \ (+169 \ ^\circ F) \\ P2 & = & T_p : \ +76 \ ^\circ C \ (+169 \ ^\circ F) \ | & T_a : \ +76 \ ^\circ C \ (+169 \ ^\circ F) \\ P3 & = & T_p : \ +200 \ ^\circ C \ (+392 \ ^\circ F) \ | & T_a : \ +27 \ ^\circ C \ (+81 \ ^\circ F) \\ P4 & = & T_p : \ +200 \ ^\circ C \ (+392 \ ^\circ F) \ | & T_a : \ 0 \ ^\circ C \ (+32 \ ^\circ F) \\ P5 & = & T_p : \ 0 \ ^\circ C \ (+32 \ ^\circ F) \ | & T_a : \ 0 \ ^\circ C \ (+32 \ ^\circ F) \\ \end{array}
```

Caja de plástico; temperatura de proceso $-40 \dots +150 \,^{\circ}\mathrm{C}$ ($-40 \dots +302 \,^{\circ}\mathrm{F}$)




A0032024

■ 18 Caja de plástico; temperatura de proceso $-40 \dots +150 \,^{\circ}\mathrm{C}$ ($-40 \dots +302 \,^{\circ}\mathrm{F}$)

```
\begin{array}{llll} P1 & = & T_p : -40 \, ^{\circ} \text{C} \, (-40 \, ^{\circ} \text{F}) & | & T_a : & +76 \, ^{\circ} \text{C} \, (+169 \, ^{\circ} \text{F}) \\ P2 & = & T_p : & +76 \, ^{\circ} \text{C} \, (+169 \, ^{\circ} \text{F}) & | & T_a : & +76 \, ^{\circ} \text{C} \, (+169 \, ^{\circ} \text{F}) \\ P3 & = & T_p : & +150 \, ^{\circ} \text{C} \, (+302 \, ^{\circ} \text{F}) & | & T_a : & +25 \, ^{\circ} \text{C} \, (+77 \, ^{\circ} \text{F}) \\ P4 & = & T_p : & +150 \, ^{\circ} \text{C} \, (+302 \, ^{\circ} \text{F}) & | & T_a : & -40 \, ^{\circ} \text{C} \, (-40 \, ^{\circ} \text{F}) \\ P5 & = & T_p : & -40 \, ^{\circ} \text{C} \, (-40 \, ^{\circ} \text{F}) & | & T_a : & -40 \, ^{\circ} \text{C} \, (-40 \, ^{\circ} \text{F}) \\ \end{array}
```

En el caso de los equipos con una caja de plástico y homologación CSA C/US, la temperatura de proceso seleccionada de $-40 \dots +150 \,^{\circ}\text{C} \, (-40 \dots +302 \,^{\circ}\text{F})$ está limitada a $0 \dots +150 \,^{\circ}\text{C} \, (+32 \dots +302 \,^{\circ}\text{F})$.


Limitación a una temperatura de proceso de 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F) con homologación CSA C/US y caja de plástico



A0048826

Caja de plástico; temperatura de proceso 0 ... +150 $^{\circ}$ C (+32 ... +302 $^{\circ}$ F) con homologación CSA C/US

Caja de plástico; temperatura de proceso −40 ... +200 °C (−40 ... +392 °F)




A0032024

■ 20 Caja de plástico; temperatura de proceso -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)

En el caso de los equipos con una caja de plástico y homologación CSA C/US, la temperatura de proceso seleccionada de -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F) está limitada a 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F).

Limitación a una temperatura de proceso de 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F) con homologación CSA C/US y caja de plástico




A0048826

■ 21 Caja de plástico; temperatura de proceso 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F) con homologación CSA C/US

Caja de aluminio, recubierta

Caja de aluminio; temperatura de proceso −10 ... +150 °C (+14 ... +302 °F)




A0032024

 \blacksquare 22 Caja de aluminio, recubierta; temperatura de proceso $-10 \dots +150 \,^{\circ}\mathrm{C} \ (+14 \dots +302 \,^{\circ}\mathrm{F})$

```
\begin{array}{llll} P1 & = & T_p: & -10 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+14 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & | & T_a: & +79 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+174 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \\ P2 & = & T_p: & +79 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+174 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & | & T_a: & +79 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+174 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \\ P3 & = & T_p: & +150 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+302 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & | & T_a: & +53 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+127 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \\ P4 & = & T_p: & +150 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+302 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & | & T_a: & -10 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+14 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \\ P5 & = & T_p: & -10 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+14 \, ^{\circ} \mathrm{F}) & | & T_a: & -10 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, (+14 \, ^{\circ} \mathrm{F}) \end{array}
```

Caja de aluminio; temperatura de proceso $-10 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C}$ (+14 \dots +392 $^{\circ}\mathrm{F}$)




A0032024

 \mathbb{R} 23 Caja de aluminio, recubierta; temperatura de proceso –10 ... +200 \mathbb{C} (+14 ... +392 \mathbb{F})

 $\begin{array}{llll} P1 & = & T_p: & -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a: & +79 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+174 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P2 & = & T_p: & +79 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+174 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a: & +79 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+174 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P3 & = & T_p: & +200 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+392 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a: & +47 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+117 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P4 & = & T_p: & +200 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+392 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a: & -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P5 & = & T_p: & -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a: & -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ \end{array}$


Caja de aluminio; temperatura de proceso $-20 \dots +150 \,^{\circ}\text{C} \, (-4 \dots +302 \,^{\circ}\text{F})$



A0032024

 \blacksquare 24 Caja de aluminio, recubierta; temperatura de proceso $-20 \dots +150 \, ^{\circ}\text{C} \, (-4 \dots +302 \, ^{\circ}\text{F})$


Caja de aluminio; temperatura de proceso $-20 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-4 \dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F})$



A0032024

 \blacksquare 25 Caja de aluminio, recubierta; temperatura de proceso $-20 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-4 \dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F})$


Caja de aluminio; temperatura de proceso −40 ... +150 °C (−40 ... +302 °F)



A0032024

■ 26 Caja de aluminio, recubierta; temperatura de proceso $-40 \dots +150 \,^{\circ}\text{C} \, (-40 \dots +302 \,^{\circ}\text{F})$

Caja de aluminio; temperatura de proceso −40 ... +200 °C (−40 ... +392 °F)




A0032024

■ 27 Caja de aluminio, recubierta; temperatura de proceso -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)

Caja de 316L


Caja de 316L; temperatura de proceso −10 ... +150 $^{\circ}$ C (+14 ... +302 $^{\circ}$ F)



A0032024

```
\begin{array}{lllll} P1 & = & T_p: & -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a: & +77 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+171 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P2 & = & T_p: & +77 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+171 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a: & +77 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+171 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P3 & = & T_p: & +150 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+302 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a: & +43 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+109 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P4 & = & T_p: & +150 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+302 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a: & -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P5 & = & T_p: & -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a: & -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ \end{array}
```

Caja de 316L; temperatura de proceso $-10 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C}$ (+14 $\dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F}$)




A0032024

☑ 29 Caja de 316L; temperatura de proceso −10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F)

 $\begin{array}{llll} P1 & = & T_p : -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : +77 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+171 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P2 & = & T_p : +77 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+171 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : +77 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+171 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P3 & = & T_p : +200 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+392 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : +38 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+100 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P4 & = & T_p : +200 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+392 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ P5 & = & T_p : -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) & | & T_a : -10 \, ^{\circ} \! \text{C} \, (+14 \, ^{\circ} \! \text{F}) \\ \end{array}$

Caja de 316L; temperatura de proceso −20 ... +150 °C (−4 ... +302 °F)




A0032024

 \blacksquare 30 Caja de 316L; temperatura de proceso $-20 \dots +150 \,^{\circ}\text{C}$ ($-4 \dots +302 \,^{\circ}\text{F}$)

 $\begin{array}{llll} P1 & = & T_{p} : -20 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, \left(-4 \, ^{\circ} \mathrm{F} \right) & T_{a} : \ +77 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, \left(+171 \, ^{\circ} \mathrm{F} \right) \\ P2 & = & T_{p} : \ +77 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, \left(+171 \, ^{\circ} \mathrm{F} \right) & T_{a} : \ +77 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, \left(+171 \, ^{\circ} \mathrm{F} \right) \\ P3 & = & T_{p} : \ +150 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, \left(+302 \, ^{\circ} \mathrm{F} \right) & T_{a} : \ +43 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, \left(+109 \, ^{\circ} \mathrm{F} \right) \\ P4 & = & T_{p} : \ +150 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, \left(+302 \, ^{\circ} \mathrm{F} \right) & T_{a} : \ -20 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, \left(-4 \, ^{\circ} \mathrm{F} \right) \\ P5 & = & T_{p} : \ -20 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, \left(-4 \, ^{\circ} \mathrm{F} \right) & T_{a} : \ -20 \, ^{\circ} \mathrm{C} \, \left(-4 \, ^{\circ} \mathrm{F} \right) \end{array}$

Caja de 316L; *temperatura de proceso −20 ... +200 °C (−4 ... +392 °F)*




A0032024

 \blacksquare 31 Caja de 316L; temperatura de proceso $-20 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C}$ ($-4 \dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F}$)

 $\begin{array}{llll} P1 & = & T_p \colon -20 \, ^{\circ} \text{C} \, \left(-4 \, ^{\circ} \text{F}\right) & T_a \colon +77 \, ^{\circ} \text{C} \, \left(+171 \, ^{\circ} \text{F}\right) \\ P2 & = & T_p \colon +77 \, ^{\circ} \text{C} \, \left(+171 \, ^{\circ} \text{F}\right) & T_a \colon +77 \, ^{\circ} \text{C} \, \left(+171 \, ^{\circ} \text{F}\right) \\ P3 & = & T_p \colon +200 \, ^{\circ} \text{C} \, \left(+392 \, ^{\circ} \text{F}\right) & T_a \colon +38 \, ^{\circ} \text{C} \, \left(+100 \, ^{\circ} \text{F}\right) \\ P4 & = & T_p \colon +200 \, ^{\circ} \text{C} \, \left(+392 \, ^{\circ} \text{F}\right) & T_a \colon -20 \, ^{\circ} \text{C} \, \left(-4 \, ^{\circ} \text{F}\right) \\ P5 & = & T_p \colon -20 \, ^{\circ} \text{C} \, \left(-4 \, ^{\circ} \text{F}\right) & T_a \colon -20 \, ^{\circ} \text{C} \, \left(-4 \, ^{\circ} \text{F}\right) \end{array}$


Caja de 316L; temperatura de proceso −40 ... +150 °C (−40 ... +302 °F)



A0032024

■ 32 Caja de 316L; rango de temperatura de proceso: -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

Caja de 316L; temperatura de proceso -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)




A0032024

 \blacksquare 33 Caja de 316L; temperatura de proceso –40 ... +200 $^{\circ}$ C (–40 ... +392 $^{\circ}$ F)

```
\begin{array}{llll} P1 & = & T_p : -40 \ ^\circ C \ (-40 \ ^\circ F) & | & T_a : +77 \ ^\circ C \ (+171 \ ^\circ F) \\ P2 & = & T_p : +77 \ ^\circ C \ (+171 \ ^\circ F) & | & T_a : +77 \ ^\circ C \ (+171 \ ^\circ F) \\ P3 & = & T_p : +200 \ ^\circ C \ (+392 \ ^\circ F) & | & T_a : +38 \ ^\circ C \ (+100 \ ^\circ F) \\ P4 & = & T_p : +200 \ ^\circ C \ (+392 \ ^\circ F) & | & T_a : -40 \ ^\circ C \ (-40 \ ^\circ F) \\ P5 & = & T_p : -40 \ ^\circ C \ (-40 \ ^\circ F) & | & T_a : -40 \ ^\circ C \ (-40 \ ^\circ F) \\ \end{array}
```

Caja de 316L, higiene

Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-10 \dots +150 \,^{\circ}\text{C}$ (+14 \dots +302 \,^{\dots})




A0032024

 \blacksquare 34 Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso -10 ... +150 °C (+14 ... +302 °F)

```
\begin{array}{llll} P1 & = & T_p: & -10\ ^{\circ}C\ (+14\ ^{\circ}F) & | & T_a: & +76\ ^{\circ}C\ (+169\ ^{\circ}F) \\ P2 & = & T_p: & +76\ ^{\circ}C\ (+169\ ^{\circ}F) & | & T_a: & +76\ ^{\circ}C\ (+169\ ^{\circ}F) \\ P3 & = & T_p: & +150\ ^{\circ}C\ (+302\ ^{\circ}F) & | & T_a: & +41\ ^{\circ}C\ (+106\ ^{\circ}F) \\ P4 & = & T_p: & +150\ ^{\circ}C\ (+302\ ^{\circ}F) & | & T_a: & -10\ ^{\circ}C\ (+14\ ^{\circ}F) \\ P5 & = & T_p: & -10\ ^{\circ}C\ (+14\ ^{\circ}F) & | & T_a: & -10\ ^{\circ}C\ (+14\ ^{\circ}F) \\ \end{array}
```

Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-10 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C}$ (+14 $\dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F}$)




A0032024

🛮 35 Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso −10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F)

```
\begin{array}{llll} P1 & = & T_p: & -10\,^{\circ}\mathrm{C}\,(+14\,^{\circ}\mathrm{F}) & | & T_a: & +76\,^{\circ}\mathrm{C}\,(+169\,^{\circ}\mathrm{F}) \\ P2 & = & T_p: & +76\,^{\circ}\mathrm{C}\,(+169\,^{\circ}\mathrm{F}) & | & T_a: & +76\,^{\circ}\mathrm{C}\,(+169\,^{\circ}\mathrm{F}) \\ P3 & = & T_p: & +200\,^{\circ}\mathrm{C}\,(+392\,^{\circ}\mathrm{F}) & | & T_a: & +32\,^{\circ}\mathrm{C}\,(+90\,^{\circ}\mathrm{F}) \\ P4 & = & T_p: & +200\,^{\circ}\mathrm{C}\,(+392\,^{\circ}\mathrm{F}) & | & T_a: & -10\,^{\circ}\mathrm{C}\,(+14\,^{\circ}\mathrm{F}) \\ P5 & = & T_p: & -10\,^{\circ}\mathrm{C}\,(+14\,^{\circ}\mathrm{F}) & | & T_a: & -10\,^{\circ}\mathrm{C}\,(+14\,^{\circ}\mathrm{F}) \end{array}
```

Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-20 \dots +150 \,^{\circ}\mathrm{C}$ ($-4 \dots +302 \,^{\circ}\mathrm{F}$)




A0032024

 \blacksquare 36 Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-20 \dots +150 \, ^{\circ}\mathrm{C}$ ($-4 \dots +302 \, ^{\circ}\mathrm{F}$)

```
\begin{array}{llll} P1 & = & T_{p} : -20 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-4 \,^{\circ}\mathrm{F}) & \mid & T_{a} : +76 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (+169 \,^{\circ}\mathrm{F}) \\ P2 & = & T_{p} : +76 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (+169 \,^{\circ}\mathrm{F}) & \mid & T_{a} : +76 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (+169 \,^{\circ}\mathrm{F}) \\ P3 & = & T_{p} : +150 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (+302 \,^{\circ}\mathrm{F}) & \mid & T_{a} : +41 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (+106 \,^{\circ}\mathrm{F}) \\ P4 & = & T_{p} : +150 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (+302 \,^{\circ}\mathrm{F}) & \mid & T_{a} : -20 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-4 \,^{\circ}\mathrm{F}) \\ P5 & = & T_{p} : -20 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-4 \,^{\circ}\mathrm{F}) & \mid & T_{a} : -20 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-4 \,^{\circ}\mathrm{F}) \end{array}
```


Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-20 \dots +200 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-4 \dots +392 \,^{\circ}\mathrm{F})$



A0032024

 \blacksquare 37 Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso $-20 \dots +200 \, ^{\circ}\!\! \mathrm{C}$ ($-4 \dots +392 \, ^{\circ}\!\! \mathrm{F}$)


Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso −40 ... +150 °C (−40 ... +302 °F)



A0032024

■ 38 Caja de 316L, higiene; rango de temperatura de proceso: -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso −40 ... +200 °C (−40 ... +392 °F)



A0032024

 \blacksquare 39 Caja de 316L, higiene; temperatura de proceso –40 ... +200 $^{\circ}$ C (–40 ... +392 $^{\circ}$ F)

```
\begin{array}{llll} P1 & = & T_p: & -40 \, ^\circ \! \text{C} \, (-40 \, ^\circ \! \text{F}) & | & T_a: & +76 \, ^\circ \! \text{C} \, (+169 \, ^\circ \! \text{F}) \\ P2 & = & T_p: & +76 \, ^\circ \! \text{C} \, (+169 \, ^\circ \! \text{F}) & | & T_a: & +76 \, ^\circ \! \text{C} \, (+169 \, ^\circ \! \text{F}) \\ P3 & = & T_p: & +200 \, ^\circ \! \text{C} \, (+392 \, ^\circ \! \text{F}) & | & T_a: & +32 \, ^\circ \! \text{C} \, (+90 \, ^\circ \! \text{F}) \\ P4 & = & T_p: & +200 \, ^\circ \! \text{C} \, (+392 \, ^\circ \! \text{F}) & | & T_a: & -40 \, ^\circ \! \text{C} \, (-40 \, ^\circ \! \text{F}) \\ P5 & = & T_p: & -40 \, ^\circ \! \text{C} \, (-40 \, ^\circ \! \text{F}) & | & T_a: & -40 \, ^\circ \! \text{C} \, (-40 \, ^\circ \! \text{F}) \\ \end{array}
```

Temperatura de almacenamiento

- Sin indicador LCD: -40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F)
- Con indicador LCD: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Clase climática

DIN EN 60068-2-38 (prueba Z/AD)

Altura de instalación según IEC61010-1 Ed.3

- Normalmente hasta 2000 m (6600 ft) por encima del nivel del mar
- Por encima de 2 000 m (6 600 ft) en las condiciones siguientes:
 - Tensión de alimentación < 35 V_{DC}
 - Alimentación, categoría de sobretensión 1

Grado de protección

Ensayos según IEC 60529 y NEMA 250

Caja

IP66/68, NEMA tipo 4X/6P

Condición de prueba IP 68: 1,83 m bajo el agua durante 24 horas.

Entradas de cable

- Acoplamiento M20, plástico, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P
- Acoplamiento M20, latón niquelado, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P
- Acoplamiento M20, 316L, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P
- Acoplamiento M20, higiene, IP66/68/69 NEMA tipo 4X/6P
- Unión roscada M20, IP66/68 NEMA Tipo 4X/6P
- Rosca G1/2, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P

Si se selecciona la rosca G1/2, el equipo se suministra con una rosca M20 de manera predeterminada y la entrega incluye un adaptador G1/2, junto con toda la documentación correspondiente

- Rosca NPT ½, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P
- Conector HAN7D, 90 grados, IP65 NEMA Tipo 4X
- Conector M12
 - Cuando la caja está cerrada y el cable de conexión está conectado: IP 66/67 NEMA de tipo 4X
 - Cuando la caja está abierta y el cable de conexión no está conectado: IP 20, NEMA de tipo 1

AVISO

Conector M12 y conector HAN7D: un montaje incorrecto puede invalidar la clase de protección IP

- El grado de protección solo es válido si el cable utilizado está conectado y atornillado correctamente.
- ► El grado de protección solo es válido si el cable utilizado presenta unas especificaciones técnicas en conformidad con IP 67 NEMA de tipo 4X..
- Las clases de protección solo se mantienen si se usa el tapón provisional o si el cable está conectado.

Resistencia a vibraciones

DIN EN 60068-2-64 / IEC 60068-2-64 para 5 ... 2 000 Hz: 1,5 (m/s²)²/Hz

Compatibilidad electromagnética (EMC)

- Compatibilidad electromagnética conforme a la serie EN 61326 y la recomendación NAMUR EMC (NE 21)
- En relación con la seguridad de funcionamiento (SIL), se satisfacen los requisitos que exigen las normas EN 61326-3-x
- Error medido máximo durante la prueba de compatibilidad electromagnética (EMC): < 0,5 % del span.

Para saber más, consulte la Declaración CE de conformidad.

Proceso

Rango de presión de proceso

▲ ADVERTENCIA

La presión máxima para el equipo depende del componente de calificación más baja con respecto a la presión (los componentes son: la conexión a proceso y las piezas o los accesorios opcionales instalados).

- ▶ Utilice el equipo únicamente dentro de los límites especificados para los componentes.
- ▶ Presión máxima de trabajo (PMT): La PMT está especificada en la placa de identificación. Este valor está basado en una temperatura de referencia de +20 °C (+68 °F) y se puede aplicar al equipo durante un periodo ilimitado de tiempo. Observe la dependencia en la temperatura de la PMT. En cuanto a las bridas, los valores de presión admisibles a temperaturas elevadas se pueden consultar en las normas siguientes: EN 1092-1 (por lo que se refiere a sus propiedades de estabilidad/temperatura, los materiales 1.4435 y 1.4404 están agrupados conjuntamente en la norma EN 1092-1; la composición química de estos dos materiales puede ser idéntica), ASME B16.5 y JIS B2220 (es aplicable la versión más reciente de cada norma). Los datos sobre las desviaciones con respecto a los valores PMT pueden encontrarse en las secciones correspondientes de la información técnica.
- ► La Directiva sobre equipos a presión (2014/68/UE) utiliza la abreviatura **PS**. Esta corresponde a la presión máxima de trabajo (PMT) del equipo.

Las tablas siguientes muestran las dependencias entre el material de la junta, la temperatura de proceso (T_P) y rango de presión de proceso para cada conexión a proceso que se puede seleccionar para la antena utilizada.

Antena integrada, PEEK, 20 mm (0,75 in)

Conexión a proceso M24 con adaptador de proceso, accesorio incluido

	Junta	$T_{\rm p}$	Rango de presión de proceso
	FPM Viton	−10 +150 °C (+14 +302 °F)	-1 20 bar (-14,5 290 psi)
	FPM Viton	−10 +200 °C (+14 +392 °F)	-1 20 bar (-14,5 290 psi)
	EPDM	-40 +150 °C (−40 +302 °F)	-1 20 bar (-14,5 290 psi)
A0048027			

Junta	T _p		Rango de presión de proceso
FFKM	Kalrez -20 +1	50 °C (−4 +302 °F)	-1 20 bar (-14,5 290 psi)
FFKM	Kalrez -20 +2	00 °C (−4 +392 °F)	-1 20 bar (-14,5 290 psi)

El rango de presión puede restringirse adicionalmente en caso de una homologación CRN.

Antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 50 mm (2 in)

Conexión a proceso: Tri-Clamp DN 51 (2") ISO 2852

	Junta	T_p	Rango de presiones de proceso
	Con revestimiento de PTFE	-40 +150 °C (-40 +302 °F)	-1 16 bar (-14,5 232 psi)
	Con revestimiento de PTFE	-40 +200 °C (-40 +392 °F)	-1 16 bar (-14,5 232 psi)
A0047838			

Conexión a proceso: Tri-Clamp DN 70-76.1 (3") ISO 2852

	Junta	$T_{\rm p}$	Rango de presiones de proceso
	Con revestimiento de PTFE	-40 +150 °C (-40 +302 °F)	-1 14 bar (-14,5 203 psi)
	Con revestimiento de PTFE	-40 +200 °C (-40 +392 °F)	-1 14 bar (-14,5 203 psi)
A0047838			

Conexión a proceso: tuerca ranurada DIN 11851 DN 50 PN 25

		Junta	T_p	Rango de presiones de proceso
		Con revestimiento de PTFE	-40 +150 °C (-40 +302 °F)	-1 25 bar (-14,5 362,6 psi)
		Con revestimiento de PTFE	-40 +200 °C (-40 +392 °F)	-1 25 bar (-14,5 362,6 psi)
	A0050063			

El rango de presión puede restringirse adicionalmente en caso de una homologación CRN.

Antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 80 mm (3 in)

Conexión a proceso: Tri-Clamp DN 101.6 (4") ISO 2852

	Junta	$T_{\rm p}$	Rango de presiones de proceso
	Con revestimiento de PTFE	-40 +150 °C (-40 +302 °F)	-1 14 bar (-14,5 203 psi)
	Con revestimiento de PTFE	-40 +200 °C (-40 +392 °F)	-1 14 bar (-14,5 203 psi)
A0047826			

Conexión a proceso: tuerca ranurada DIN 11851 DN 80 PN 25

	Junta	T _p	Rango de presiones de proceso
	Con revestimiento de PTFE	-40 +150 °C (-40 +302 °F)	-1 25 bar (-14,5 362,6 psi)
	Con revestimiento de PTFE	-40 +200 °C (-40 +392 °F)	-1 25 bar (-14,5 362,6 psi)
A0047825			



El rango de presión puede restringirse adicionalmente en caso de una homologación CRN.

Constante dieléctrica

Para líquidos

 $\epsilon_r \geq 1,2$

Para aplicaciones con constantes dieléctricas por debajo de las indicadas, póngase en contacto con Endress+Hauser.


Estructura mecánica

Medidas



 $Las\ medidas\ de\ los\ componentes\ individuales\ deben\ sumarse\ para\ obtener\ las\ medidas\ totales.$


Caja de compartimento único, plástico



Medidas de la caja de compartimento único, plástico (PBT). Unidad de medida mm (in)

- Altura con cubierta incluida mirilla de plástico
- Cubierta sin mirilla

Caja de compartimento único, aluminio




A0038380

₹ 41 Medidas de la caja de compartimento único, aluminio. Unidad de medida mm (in)

- Altura con cubierta incluida mirilla de vidrio (equipos para Ex d/XP, Ex-polvo) Altura con cubierta incluida mirilla de plástico
- 2
- 3 Cubierta sin mirilla


Caja de compartimento único, 316L higiene



Medidas de la caja de compartimento único, 316L higiene. Unidad de medida mm (in)

- Altura con cubierta incluida mirilla de vidrio (Ex-polvo) Altura con cubierta incluida mirilla de plástico
- Cubierta sin mirilla


Caja de compartimento doble, aluminio



🛮 43 Medidas de la caja de compartimento doble, aluminio. Unidad de medida mm (in)

- 1 Altura con cubierta incluida mirilla de vidrio (equipos para Ex d/XP, Ex-polvo)
- 2 Altura con cubierta incluida mirilla de plástico
- 3 Cubierta sin mirilla

44




A0038381

Caja de compartimento doble, en forma de L, aluminio o 316 L

Medidas de la caja de compartimento doble en forma de L. Unidad de medida mm (in)

- Altura con cubierta incluida mirilla de vidrio (equipos para Ex d/XP, Ex-polvo)
- Altura con cubierta incluida mirilla de plástico
- 2 3 Cubierta sin mirilla

Antena integrada, PEEK, 20 mm /M24×1,5




A004649

■ 45 Medidas de la antena integrada, PEEK, 20 mm /M24×1,5. Unidad de medida mm (in)

- A Versión de la temperatura de proceso ≤150 °C (302 °F)
- B Versión de la temperatura de proceso ≤200 °C (392 °F)
- R Punto de referencia de las mediciones
- 1 Borde inferior de la caja
- L1 127 mm (5,00 in); versión con homologación Ex d o XP +5 mm (+0,20 in)
- L2 139 mm (5,47 in); versión con homologación Ex d o XP +5 mm (+0,20 in)

Antena, de montaje enrasado, con revestimiento de PTFE, $50~\mathrm{mm}$ (2 in), tuerca ranurada DIN 11851




A0046496

■ 46 Medidas de la antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 50 mm (2 in), tuerca ranurada DIN 11851. Unidad de medida mm (in)

- A Versión de la temperatura de proceso ≤150 °C (302 °F)
- B Versión de la temperatura de proceso ≤200 °C (392 °F)
- R Punto de referencia de las mediciones
- 1 Borde inferior de la caja
- L1 118 mm (4,65 in); versión con homologación Ex d o XP +5 mm (+0,20 in)
- L2 130 mm (5,12 in); versión con homologación Ex d o XP +5 mm (+0,20 in)

Antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 80 mm (3 in), tuerca ranurada DIN 11851




Medidas de la antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 80 mm (3 in), tuerca ranurada DIN 11851. Unidad de medida mm (in)

- A Versión de la temperatura de proceso ≤150 °C (302 °F)
- B Versión de la temperatura de proceso ≤200 °C (392 °F)
- R Punto de referencia de las mediciones
- 1 Borde inferior de la caja
- L1 159 mm (6,26 in); versión con homologación Ex d o XP +5 mm (+0,20 in)
- L2 171 mm (6,73 in); versión con homologación Ex d o XP +5 mm (+0,20 in)


48

Antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 50~mm (2 in), con Tri-Clamp DN 40-51 (2") ISO 2852



- 48 Medidas de la antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 50 mm (2 in), con Tri-Clamp DN 51 (2") ISO 2852. Unidad de medida mm (in)
- A Versión de la temperatura de proceso \leq 150 °C (302 °F)
- B Versión de la temperatura de proceso ≤200 °C (392 °F)
- R Punto de referencia de las mediciones
- l Borde inferior de la caja
- L1 116 mm (4,57 in); versión con homologación Ex d o XP +5 mm (+0,20 in)
- L2 128 mm (5,04 in); versión con homologación Ex d o XP +5 mm (+0,20 in)
- Conexión a proceso adecuada para Diámetro nominal DN51 y diámetro interior de la tubería 48,6 mm (1,91 in)


Antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 50 mm (2 in), con Tri-Clamp DN 70-76.1 (3") ISO 2852



A004648

- 49 Medidas de la antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 50 mm (2 in), con Tri-Clamp DN 70-76.1 (3") ISO 2852. Unidad de medida mm (in)
- A Versión de la temperatura de proceso ≤150 °C (302 °F)
- B Versión de la temperatura de proceso ≤200 °C (392 °F)
- R Punto de referencia de las mediciones
- 1 Borde inferior de la caja
- L1 116 mm (4,57 in); versión con homologación Ex d o XP +5 mm (+0,20 in)
- L2 128 mm (5,04 in); versión con homologación Ex d o XP +5 mm (+0,20 in)
- Conexión a proceso adecuada para
 - Diámetro nominal DN70 con diámetro interior de la tubería 66,8 mm (2,63 in)
 - Diámetro nominal DN76.1 con diámetro interior de la tubería 72,9 mm (2,87 in)

Antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 80 mm (3 in), con Tri-Clamp DN 101.6 (4") ISO 2852



Δ0046485

- Medidas de la antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 80 mm (3 in), con Tri-Clamp DN 101.6 (4") ISO 2852. Unidad de medida mm (in)
- A Versión de la temperatura de proceso ≤150 °C (302 °F)
- B Versión de la temperatura de proceso ≤200 °C (392 °F)
- R Punto de referencia de las mediciones
- 1 Borde inferior de la caja
- L1 155 mm (6,10 in); versión con homologación Ex d o XP +5 mm (+0,20 in)
- L2 167 mm (6,57 in); versión con homologación Ex d o XP +5 mm (+0,20 in)
- Conexión a proceso adecuada para
 Diámetro nominal DN101.6 con diámetro interior de la tubería 97,6 mm (3,84 in)

Peso

El peso de los componentes individuales debe sumarse para obtener el peso total.

Caja

Peso de la electrónica y el indicador.

Caja de compartimento único

- Plástico: 0,5 kg (1,10 lb)
- Aluminio: 1,2 kg (2,65 lb)
- 316L higiene: 1,2 kg (2,65 lb)

Caja de compartimento doble

Aluminio: 1,4 kg (3,09 lb)

Caja de compartimento doble, forma de L

- Aluminio: 1,7 kg (3,75 lb)
- Acero inoxidable: 4,5 kg (9,9 lb)

Antena y adaptador de conexión a proceso

El peso de la brida (316/316L) depende de la norma escogida y de la superficie de estanqueidad.

Detalles -> TI00426F o en la norma correspondiente

La versión más pesada es la indicada para los pesos de antena

Antena integrada, PEEK, 20 mm (0,75 in)

1,2 kg (2,65 lb)

Antena, soporte para montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 50 mm (2 in)

2,2 kg (4,85 lb) para conexión a proceso tuerca ranurada DIN11851

Antena, soporte para montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 80 mm (3 in)

3,4 kg (7,50 lb) para conexión a proceso tuerca ranurada DIN11851

Materiales

Materiales sin contacto con el proceso

Caja de plástico

- Caja: PBT/PC
- Tapa provisional: PBT/PC
- Cubierta con mirilla: PBT/PC y PC
- Junta de la cubierta: EPDM
- Compensación de potencial: 316L
- Junta bajo compensación de potencial: EPDM
- Conector: PBT-GF30-FR
- Prensaestopas para cable M20: PA
- Junta en conector y prensaestopas para cables: EPDM
- Adaptador roscado como repuesto para prensaestopas: PA66-GF30
- Placa de identificación: lámina de plástico
- Placa de etiqueta (TAG): lámina de plástico, metal o proporcionada por el cliente

Caja de aluminio, recubierta

- Caja: EN AC-43400 aluminio
- Recubrimiento de la caja, cubierta: poliéster
- Cubierta provisional: EN AC-43400 aluminio
- Cubierta de aluminio EN AC-43400 con mirilla de PC Lexan 943A
 Cubierta de aluminio EN AC-43400 con mirilla de borosilicato; se puede pedir opcionalmente como accesorio

Para aplicaciones Ex d y Ex-polvo, la mirilla siempre es de borosilicato.

- Materiales de la junta de la tapa: HNBR
- Materiales de la junta de la cubierta: FVMQ (solo para versión de baja temperatura)
- Placa de identificación: lámina de plástico
- Placa de etiqueta (TAG): lámina de plástico, acero inoxidable o proporcionada por el cliente
- Prensaestopas M20: seleccione el material (acero inoxidable, latón niquelado, poliamida)

Caja de acero inoxidable, 316L

- Caja: acero inoxidable 316L (1.4409)
- Cubierta provisional: acero inoxidable 316L (1.4409)
- Cubierta de acero inoxidable 316L (1.4409) con ventana de borosilicato
- Materiales de la junta de la cubierta: FVMQ (solo para versión de baja temperatura)
- Materiales de la junta de la tapa: HNBR
- Placa de identificación: caja de acero inoxidable, etiquetado directamente
- Placa de etiquetado (TAG): lámina de plástico, acero inoxidable o proporcionada por el cliente
- Prensaestopas M20: seleccione el material (acero inoxidable, latón niquelado, poliamida)

Caja de acero inoxidable, 316L higiene


- Caja: acero inoxidable 316L (1.4404)
- Cubierta provisional: acero inoxidable 316L (1.4404)
- Cubierta de acero inoxidable 316L (1.4404) con ventana de PC Lexan 943A
 Cubierta de acero inoxidable 316L (1.4404) con ventana de borosilicato; se puede pedir opcionalmente como accesorio incluido

Para aplicaciones Ex-polvo, la ventana siempre está fabricada en borosilicato.

- Materiales de la junta de la cubierta: EPDM
- Placa de identificación: caja de acero inoxidable, etiquetado directamente
- Placa de etiquetado (TAG): lámina de plástico, acero inoxidable o proporcionada por el cliente
- Prensaestopas M20: seleccione el material (acero inoxidable, latón niquelado, poliamida)


Materiales en contacto con el producto

Antena integrada, PEEK, 20 mm /M24×1,5




- Material; antena integrada, PEEK, 20 mm / M24×1,5
- Antena: PEEK, se puede elegir el material de la junta (opción de pedido)
- Conexión a proceso: 316L / 1.4404
- 2 3 Adaptador de la caja: 316L / 1.4404

Antena, de montaje enrasado,50 mm (2 in), tuerca ranurada DIN11851




- **№** 52 Material; antena, de montaje enrasado,50 mm (2 in), tuerca ranurada DIN11851
- Antena: PTFE; material de junta: revestimiento de PTFE
- Tuerca ranurada DIN 11851: 304L / 1.4307
- Adaptador de la antena: 316L / 1.4404
- Adaptador de la caja: 316L / 1.4404

Antena, de montaje enrasado,80 mm (3 in), tuerca ranurada DIN11851




- 53 Material; antena, de montaje enrasado,80 mm (3 in), tuerca ranurada DIN11851. Unidad de medida mm (in)
- 1 Antena: PTFE; material de junta: revestimiento de PTFE
- 2 Tuerca ranurada DIN 11851: 304L / 1.4307
- 3 Adaptador de la antena: 316L / 1.4404
- 4 Adaptador de la caja: 316L / 1.4404

Antena, montaje enrasado, PTFE, 50 mm (2 in), con Tri-Clamp ISO 2852



- Material; antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 50 mm (2 in), con Tri-Clamp ISO 2852. Unidad de medida mm (in)
- 1 Antena: PTFE; material de junta: revestimiento de PTFE
- 2 Adaptador de la antena: 316L / 1.4404
- 3 Adaptador de la caja: 316L / 1.4404

Antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 80 mm (3 in), con Tri-Clamp ISO 2852



55 Material; antena, montaje enrasado con revestimiento, PTFE, 80 mm (3 in), con Tri-Clamp ISO 2852

- 1 Antena: PTFE; material de junta: revestimiento de PTFE
- 2 Adaptador de la antena: 316L / 1.4404
- 3 Adaptador de la caja: 316L / 1.4404

Operabilidad

Concepto operativo

Estructura de menú orientada al operario para tareas específicas del usuario

- Guía
- Diagnóstico
- Aplicación
- Sistema

Puesta en marcha rápida y segura

- Asistente interactivo con interfaz de usuario de tipo gráfico para puesta en marcha guiada en FieldCare, DeviceCare o DTM, AMS y herramientas de terceros basadas en PDM o SmartBlue
- Guía de menú con breves resúmenes explicativos de las funciones de los distintos parámetros
- Funcionamiento estandarizado en el equipo y en el software de configuración

Memoria de datos integrada HistoROM

- Adopción de la configuración de datos al sustituir los módulos de la electrónica
- Hasta 100 mensajes de eventos registrados en el equipo

Un comportamiento diagnóstico eficiente aumenta la disponibilidad de las mediciones

- La información sobre medidas correctivas está integrada en forma de textos sencillos
- Diversas opciones de simulación

Bluetooth (integrado opcionalmente en el indicador local)

- Configuración rápida y fácil con la aplicación SmartBlue o PC con DeviceCare, versión 1.07.05 y superiores o FieldXpert SMT70
- No se requieren herramientas ni adaptadores adicionales
- Transmisión de datos punto a punto individual encriptada (probada por el Instituto Fraunhofer) y comunicación protegida con contraseña mediante tecnología inalámbrica *Bluetooth*®

Idiomas


Idiomas operativos

- Opción **English** (si no se pide otro idioma, se ajusta de fábrica el Opción **English**)
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano
- Nederlands
- Portuguesa
- Polski
- русский язык (Russian)

- Türkçe
- 中文 (Chinese)
- 日本語 (Japanese)
- 한국어 (Korean)
- čeština (Czech)Svenska

Configuración local

Teclas de configuración y microinterruptores en el módulo del sistema electrónico HART



🛮 56 💮 Teclas de configuración y microinterruptores en el módulo del sistema electrónico HART


- 1 Tecla de configuración para reiniciar la contraseña (para inicio de sesión de Bluetooth y rol de usuario Mantenimiento)
- 1+2 Teclas de configuración para restablecer el equipo (estado de fábrica)
- 2 Tecla de configuración II (solo para reinicio de fábrica)
- 3 Microinterruptor para corriente de alarma
- 4 Microinterruptor para bloquear y desbloquear el equipo
- El ajuste de los microinterruptores en el módulo de la electrónica tiene prioridad sobre los ajustes efectuados por otros métodos de configuración (p. ej., FieldCare/DeviceCare).

Indicador local

Indicador de equipo (opcional)

Funciones:

- Indicación de los valores medidos y los mensajes de fallo y de aviso
- Iluminación de fondo, que cambia de verde a rojo en caso de producirse un error
- El indicador del equipo puede retirarse para un manejo más fácil



A003928

57 Indicador gráfico con teclas de configuración ópticas (1)

Configuración a distancia

Mediante protocolo HART

Mediante interfaz de servicio (CDI)

Configuración con tecnología inalámbrica Bluetooth® (opcional)

Prerrequisito

- Instrumento de medición con indicador en el equipo que incluye Bluetooth
- Teléfono móvil o tableta con SmartBlue App de Endress+Hauser o PC con la versión de DeviceCare 1.07.05 o FieldXpert SMT70

La conexión tiene un alcance de hasta 25 m (82 ft). El alcance puede variar según las condiciones ambientales, p. ej., si hay accesorios, paredes o techos.



Las teclas de configuración del indicador se bloquean en cuanto el equipo se conecta por Bluetooth.

Integración en el sistema

HART

Versión 7

Aplicaciones de software de configuración admitidas

Teléfono móvil o tablet con SmartBlue App de Endress+Hauser, versión de DeviceCare 1.07.05, FieldCare, DTM, AMS y PDM

Certificados y homologaciones

Los certificados y homologaciones actuales del producto se encuentran disponibles en www.endress.com, en la página correspondiente al producto:

- 1. Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda.
- 2. Abra la página de producto.
- 3. Seleccione **Descargas**.

Marca CE

El sistema de medición satisface los requisitos legales de las Directivas de la UE aplicables. Estas se enumeran en la Declaración UE de conformidad correspondiente, junto con las normas aplicadas.

Para confirmar que el equipo ha superado satisfactoriamente los ensayos correspondientes, el fabricante lo identifica con la marca CE.

RoHS

El sistema de medición cumple las limitaciones relativas a sustancias recogidas en la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RoHS 2) y la Directiva Delegada (UE) 2015/863 (RoHS 3).

Marcado RCM

El producto o sistema de medición suministrado cumple los requisitos de integridad de red e interoperabilidad y las características de rendimiento que define la ACMA (Australian Communications and Media Authority), así como las normas de salud y seguridad. En particular, satisface las disposiciones reglamentarias relativas a la compatibilidad electromagnética. Los productos están señalados con la marca RCM en la placa de identificación.



A0029561

Homologaciones Ex

Para el uso en áreas de peligro se deben seguir las instrucciones de seguridad adicionales. Consulte el documento aparte "Instrucciones de seguridad" (XA) incluido en la entrega. La referencia a las XA aplicables se encuentra en la placa de identificación.

Smartphones y tabletas protegidos contra explosiones

Solo se permite utilizar terminales móviles con homologación para zonas con peligro de explosión en zonas Ex.

Seguridad funcional

Uso para monitorización de nivel (MÍN, MÁX, rango) hasta SIL 3 (redundancia homogénea o diversa), evaluado independientemente por TÜV Rheinland conforme a IEC 61508, para más información, consulte el "Manual de seguridad funcional" para más información.

Equipos a presión con presión admisible ≤ 200 bar (2 900 psi)

Los instrumentos a presión con una conexión a proceso que no tenga una caja presurizada quedan fuera del alcance de la Directiva sobre equipos a presión, con independencia de la presión máxima admisible.

Motivos:

Según el artículo 2, punto 5 de la Directiva 2014/68/EU, los accesorios a presión se definen como los "dispositivos con fines operativos cuya cubierta esté sometida a presión".

Si un instrumento a presión no cuenta con una caja resistente a la presión (no se puede identificar una cámara de presión propia), significa que no hay ningún accesorio a presión presente en el sentido definido por la Directiva.

Certificado de radio

Los indicadores con Bluetooth LE tienen licencias de radio en conformidad con CE y FCC. La información correspondiente sobre la certificación y las etiquetas se proporciona en el indicador.

Norma de radiofrecuencia EN 302372

Los equipos cumplen con el estándar de radiofrecuencia Detectores de movimiento para medida de niveles de líquidos en depósitos (TLPR) EN 302372 y son admisibles en depósitos cerrados. Para la instalación deben tenerse en cuenta los puntos de la a a la f del Anexo E de EN 302372.

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 $[Any]\ changes\ or\ modifications\ not\ expressly\ approved\ by\ the\ party\ responsible\ for\ compliance\ could\ void\ the\ user's\ authority\ to\ operate\ the\ equipment.$

The devices are compliant with the FCC Code of Federal Regulations, CFR 47, Part 15, Sections 15.205, 15.207, 15.209.

Industry Canada

Canada CNR-Gen Section 7.1.3

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

[Any] changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- The installation of the LPR/TLPR device shall be done by trained installers, in strict compliance with the manufacturer's instructions.
- The use of this device is on a "no-interference, no-protection" basis. That is, the user shall accept operations of high-powered radar in the same frequency band which may interfere with or damage this device. However, devices found to interfere with primary licensing operations will be required to be removed at the user's expense.
- This device shall be installed and operated in a completely enclosed container to prevent RF emissions, which can otherwise interfere with aeronautical navigation.
- The installer/user of this device shall ensure that it is at least 10 km from the Dominion Astrophysical Radio Observatory (DRAO) near Penticton, British Columbia. The coordinates of the DRAO are latitude 49°19′15″ N and longitude 119°37′12″ W. For devices not meeting this 10 km separation (e.g., those in the Okanagan Valley, British Columbia,) the installer/user must coordinate with, and obtain the written concurrence of, the Director of the DRAO before the equipment can be installed or operated. The Director of the DRAO may be contacted at 250-497-2300 (tel.) or 250-497-2355 (fax). (Alternatively, the Manager, Regulatory Standards Industry Canada, may be contacted.)

Otras normas y directrices

- EN 60529
 - Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP)
- EN 61010-1
 - Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio
- IEC/EN 61326
 - Emisiones conformes a requisitos de Clase A; compatibilidad electromagnética (EMC)
- NAMUR NE 21
 - Compatibilidad electromagnética (EMC) de equipos para procesos industriales y de control en laboratorio
- NAMUR NE 43
 - Estandarización del nivel de la señal para información sobre avería de transmisores digitales con salida de señal analógica
- NAMUR NE 53
 - Software de equipos de campo y dispositivos de tratamiento de señales con electrónica digital
- NAMUR NE 107
 - Categorización del estado de conformidad con NE 107
- NAMUR NE 131
 - Requisitos que deben cumplir los equipos de campo para aplicaciones estándar
- IEC 61508
 - Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad

Información para cursar pedidos

Su centro de ventas más próximo tiene disponible información detallada para cursar pedidos en www.addresses.endress.com o en la configuración del producto, en www.endress.com:

- 1. Seleccione el producto mediante los filtros y el campo de búsqueda.
- 2. Abra la página de producto.
- 3. Seleccione Configuración.


Configurador de producto: Herramienta de configuración individual de los productos

- Datos de configuración actualizados
- Según el equipo: Entrada directa de información específica del punto de medición, como el rango de medición o el idioma de trabajo
- Comprobación automática de criterios de exclusión
- Creación automática del código de pedido y su desglose en formato de salida PDF o Excel
- Posibilidad de cursar un pedido directamente en la tienda en línea de Endress+Hauser

Calibración

Certificado de calibración en fábrica

Los puntos de calibración está repartidos uniformemente a lo largo del rango de medición (0 ... 100 %). Para definir el rango de medición se deben especificar Calibración vacío $\bf E$ y Calibración lleno $\bf F$. Si no se dispone de esta información, en su lugar se usan unos valores predeterminados que dependen de la antena.



- Punto de referencia de la medición
- Distancia mínima entre el punto de referencia R y la marca del 100% Α
- F. Calibración vacío
- Calibración lleno

Restricciones del rango de medición

Las restricciones siquientes se deben tener en cuenta si se selecciona E y F:

- Distancia mínima entre el punto de referencia R y la marca del 100% $A \ge 400 \text{ mm } (16 \text{ in})$
- Span mínimo
 - $F \ge 45 \text{ mm } (1,77 \text{ in})$
- Valor máximo para Calibración vacío **E** ≥ 450 mm (17,72 in) (máximo 50 m (164 ft))
- La calibración se lleva a cabo en condiciones de referencia.
- Los valores seleccionados para Calibración vacío y Calibración lleno solo se usan para crear el certificado de calibración de fábrica. Posteriormente, los valores se reinician a los valores predeterminados específicos de la antena. Si se requieren valores diferentes de los predeterminados, se deben pedir en forma de calibración de vacío/lleno personalizada. Configurador de producto → Opcional → Servicio → Calibración de vacío/lleno personalizada

Servicio

A través del configurador de producto se pueden seleccionar, entre otros, los servicios siquientes.

- Limpiado de aceite + grasa (en contacto con el producto)
- Exento de PWIS (sustancias que deterioran la pintura)
- Recubrimiento rojo de seguridad ANSI, tapa de la caja recubierta
- Ajuste de amortiguación
- Ajuste de HART modo de ráfaga valor primario (PV)
- Ajuste de corriente de alarma máx.
- La comunicación Bluetooth está deshabilitada en el estado de suministro
- Calibración de vacío/lleno personalizada
- Documentación del producto en papel

Opcionalmente se puede pedir una versión impresa (copia impresa) de los informes de ensayos, las declaraciones y los certificados de inspección a través de la característica Servicio, tipo Documentación del producto en papel. Los documentos se pueden seleccionar a través de la característica Ensayo, certificado, declaración y se suministran posteriormente junto con el equipo en el momento de la entrega.

Ensayo, certificado, declaración

Todos los informes de pruebas de ensayo, declaraciones y certificados de inspección se proporcionan en formato electrónico en el Device Viewer: Introduzca el número de serie indicado en la placa de identificación

(www.endress.com/deviceviewer)

Identificación

Punto de medición (ETIQUETA (TAG))

El equipo se puede pedir con un nombre de etiqueta (TAG).

Ubicación del nombre de etiqueta (TAG)

En la especificación adicional, seleccione:

- Placa de etiqueta (TAG) de acero inoxidable
- Etiqueta adhesiva de papel
- Etiqueta (TAG) proporcionada por el cliente
- Etiqueta (TAG) RFID
- Etiqueta (TAG) RFID + placa de etiqueta (TAG) de acero inoxidable
- Etiqueta (TAG) RFID + etiqueta adhesiva de papel
- Etiqueta (TAG) RFID + etiqueta (TAG) proporcionada por el cliente
- Etiqueta (TAG) de acero inoxidable IEC 61406
- Etiqueta (TAG) de acero inoxidable IEC 61406 + etiqueta (TAG) NFC
- Etiqueta (TAG) de acero inoxidable IEC 61406, etiqueta (TAG) de acero inoxidable
- Etiqueta (TAG) de acero inoxidable IEC 61406 + NFC, etiqueta (TAG) de acero inoxidable
- Etiqueta (TAG) de acero inoxidable IEC 61406, placa suministrada
- Etiqueta (TAG) de acero inoxidable IEC 61406 + NFC, placa suministrada

Definición del nombre de la etiqueta (TAG)

En la especificación adicional, especifique:

3 líneas con un máximo de 18 caracteres por línea

El nombre de etiqueta (TAG) especificado aparece en la placa seleccionada y/o en la etiqueta (TAG) RFID.

Presentación en la aplicación SmartBlue

Los 32 primeros caracteres del nombre de la etiqueta (TAG)

El nombre de la etiqueta se puede cambiar siempre, específicamente para el punto de medición vía Bluetooth.

Indicador en la placa de identificación electrónica (ENP)

Los 32 primeros caracteres del nombre de la etiqueta (TAG)



Para obtener más información, consulte SD01502F y SD02796P

Disponible en el área de descargas del sitio web de Endress+Hauser (www.endress.com/downloads).

Paquetes de aplicaciones

Heartbeat Technology

El paquete de aplicación Heartbeat Verification + Monitoring ofrece la funcionalidad de diagnóstico por medio de la automonitorización continua, la transmisión de variables medidas adicionales a un sistema externo de monitorización del estado de los equipos y la verificación in situ de los equipos de la aplicación.

El paquete de aplicación puede pedirse junto con el equipo o puede activarse posteriormente con un código de activación. Encontrará información detallada sobre el código de producto en la página web de Endress+Hauser www.endress.com o en su Centro Endress+Hauser local.

Heartbeat Verification

La Heartbeat Verification se lleva a cabo previa solicitud y es un suplemento de la automonitorización, de ejecución continua, a través de pruebas adicionales. Durante la verificación, el sistema comprueba si los componentes del equipo cumplen las especificaciones de fábrica. Tanto el sensor como los módulos del sistema electrónico son incluidos en la pruebas.

La Heartbeat Verification confirma previa solicitud que el equipo funcione dentro de la tolerancia de medición especificada con una cobertura total de prueba TTC (Total Test Coverage) en porcentaje.

La Heartbeat Verification cumple los requisitos de trazabilidad metrológica conforme a la norma ISO 9001 (ISO9001:2015, sección 7.1.5.2).

El resultado de la verificación es Pasado o Fallido. Los datos de la verificación se guardan en el equipo y opcionalmente se pueden archivar en un PC que cuente con el software de gestión de activos FieldCare o en la Netilion Library. Basándose en estos datos, se genera automáticamente un informe de verificación para asegurar que la documentación trazable de los resultados de la verificación esté disponible.

Monitorización Heartbeat

Están disponibles el Asistente **Diagnósticos de lazo** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 62$), el Asistente **Detección de espumas** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 62$) y el Asistente **Detección adherencias** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 62$). Además, se pueden

transmitir otros parámetros de monitorización para usar en el mantenimiento predictivo o en la optimización de la aplicación.

Asistente "Diagnósticos de lazo"

Con este asistente, los cambios en la característica corriente/tensión del lazo (línea de referencia) se pueden usar para detectar anomalías de instalación no deseadas, como corrientes de fluencia causadas por corrosión de los terminales o un deterioro de la alimentación que puede provocar un valor medido incorrecto de 4-20 mA.

Campos de aplicación

- Detección de cambios en la resistencia del circuito de medición debido a anomalías
 Por ejemplo: resistencia de contacto o corrientes de fuga en el cableado, terminales o toma de tierra debido a la corrosión y/o la humedad
- Detección de una fuente de alimentación defectuosa

Asistente "Detección de espumas"

Este asistente de software configura automáticamente la detección de espuma.

La función de detección de espuma puede estar vinculada a una variable o información de estado que, p. ej., controle un sistema de aspersión para disolver la espuma. También es posible monitorizar el incremento de espuma en un denominado índice de espuma. El índice de espuma también puede estar vinculado a una variable de salida que se muestre en el indicador.

Preparación

La inicialización de la función de monitorización de espuma debería hacerse sin o con poca presencia de espuma.

Campos de aplicación

- Medición en líquidos
- Detección fiable de la espuma en el producto

Asistente "Detección adherencias"

Este asistente de software configura la función de detección de adherencias.

Idea básica:

La detección de adherencias puede, por ejemplo, estar vinculada a un sistema de aire comprimido que limpie la antena.

Con la función de monitorización de adherencias pueden optimizarse los ciclos de mantenimiento.

Preparación

La inicialización de la función de monitorización de adherencias debería hacerse solo sin o con poca presencia de adherencias.

Campos de aplicación

- Medición en líquidos y sólidos
- Detección fiable de adherencias en la antena

Descripción detallada



Documentación especial SD02953F


Accesorios

Tapa de protección ambiental, 316L

La tapa de protección ambiental se puede pedir junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".

Se utiliza para proteger contra la luz solar directa, las precipitaciones y el hielo.

La tapa de protección ambiental 316L es adecuada para la caja de doble compartimento de aluminio o 316L. El pedido incluye el soporte para el montaje directo en la caja.



■ 58 Medidas. Unidad de medida mm (in)

Material

■ Tapa de protección ambiental: 316L

Tornillo de fijación: A4

■ Soporte: 316L

Número de pedido para accesorios:


71438303

Tapa de protección ambiental de plástico

La tapa de protección ambiental se puede pedir junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".

Se utiliza para proteger contra la luz solar directa, las precipitaciones y el hielo.

La tapa de protección ambiental plástica es adecuada para la caja de un único compartimento hecha de aluminio. El pedido incluye el soporte para el montaje directo en la caja.



🖪 59 🛮 Medidas. Unidad de medida mm (in)


Material

Plástico

Número de pedido para accesorios:

71438291

Enchufe M12



A0051231


■ 60 Conector hembra M12, recto

Conector hembra M12, recto

■ Material:

Cuerpo: PBT; tuerca de unión: cinc fundido niquelado; junta: NBR

- Grado de protección (completamente bloqueado): IP67
- Acoplamiento Pg: Pg7
- Número de pedido: 52006263




🛮 61 Conector hembra M12, en ángulo

Conector hembra M12, en ángulo

• Material:

Cuerpo: PBT; tuerca de unión: cinc fundido niquelado; junta: NBR

- Grado de protección (completamente bloqueado): IP67
- Acoplamiento Pg: Pg7
- Número de pedido: 71114212



🖪 62 🛮 Conector hembra M12, en ángulo, cable

Conector hembra M12, en ángulo, cable de 5 m (16 ft)

- Material del conector hembra M12:
 - Cuerpo: TPU
 - Tuerca de unión: cinc fundido niquelado
- Material del cable:


PVC

- Cable Li Y YM 4×0,34 mm² (20 AWG)
- Colores de los cables
 - 1 = BN = marrón
 - 2 = WH = blanco
 - 3 = BU = azul
 - 4 = BK = negro
- Número de pedido: 52010285

Indicador remoto FHX50B

El indicador remoto puede solicitarse mediante el Configurador de producto.

Si se va a usar el indicador remoto, se debe pedir la versión del equipo **Preparado para el indicador FHX50B**.



- Caja de compartimento único de plástico, indicador remoto
- В Caja de compartimento único de aluminio, indicador remoto
- С Caja de compartimento único, 316L higiene, indicador remoto
- D Lado del equipo, caja de compartimento único de plástico preparada para el indicador FHX50B
- Е Lado del equipo, caja de compartimento único de aluminio preparada para el indicador FHX50B
- F Lado del equipo, caja de compartimento doble, forma de L, preparada para el indicador FHX50B
- Lado del equipo, caja de compartimento único, 316L higiénica, preparada para el indicador FHX50B

Material de la caja de compartimento único, indicador remoto

- Aluminio
- Plástico

Grado de protección:

- IP68/NEMA 6P
- IP66/NEMA 4x

Cable de conexión:

- Cable de conexión (opción) hasta 30 m (98 ft)
- Cable estándar proporcionado por el cliente hasta 60 m (197 ft) Recomendación: EtherLine®-P CAT.5e desde LAPP.

Especificaciones del cable de conexión proporcionado por el cliente

Push-in CAGE CLAMP®, tecnología de conexión, accionamiento con pulsador

- Sección transversal del conductor:
 - Conductor sólido de 0,2 ... 0,75 mm² (24 ... 18 AWG)
 - Conductor flexible de 0,2 ... 0,75 mm² (24 ... 18 AWG)
 - Conductor flexible; con terminal de empalme aislado de 0,25 ... 0,34 mm²
 - Conductor flexible; sin terminal de empalme aislado de 0,25 ... 0,34 mm²
- Longitud de pelado 7 ... 9 mm (0,28 ... 0,35 in)
- Diámetro exterior: 6 ... 10 mm (0,24 ... 0,4 in)
- Longitud máxima del cable: 60 m (197 ft)

Temperatura ambiente:

- -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Opción: -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

Aislador estanco al gas

Aislador de vidrio químicamente inerte que evita la entrada de gases en la caja del sistema electrónico.


Se puede pedir opcionalmente como "Accesorio montado" a través de la estructura de pedido del producto.

Para los detalles, véase la documentación TIO0426F/00/EN "Casquillos para soldar, Adaptador a proceso M24 adaptadores a proceso y bridas". Para comunicaciones HART intrínsecamente seguras con FieldCare mediante interfaz USB Commubox FXA195 HART Para más detalles, véase "Información técnica" TI00404F Convertidor de lazo HART Sirve para evaluar y convertir variables dinámicas HART del proceso en señales de corriente HMX50 analógicas o valores de alarma. Número de pedido: 71063562 Para más detalles, véase el documento de información técnica TI00429F y el manual de instrucciones BA00371F FieldPort SWA50 Adaptador inteligente Bluetooth® y/o WirelessHART para todos los equipos de campo HART Para conocer más detalles, véase la "Información técnica" TIO1468S Adaptador inalámbrico El adaptador WirelessHART se utiliza para la conexión inalámbrica de los equipos de campo. Puede HART SWA70 integrarse fácilmente en los equipos de campo y las infraestructuras existentes, ofrece protección de datos y seguridad de transmisión y puede funcionar en paralelo con otras redes inalámbricas. Para más detalles, véase el manual de instrucciones BA00061S Fieldgate FXA42 Fieldgate posibilita la comunicación entre equipos de tecnología 4 ... 20 mA Modbus RS485 y Modbus TCP conectados y los servicios SupplyCare Hosting o SupplyCare Enterprise. Las señales se transmiten por Ethernet TCP/IP, WLAN o comunicaciones móviles (UMTS). Dispone de funciones de automatización avanzadas, como las opciones integradas Web-PLC, OpenVPN, y otras funciones. Para detalles, véase el documento de información técnica TIO1297S y el manual de instrucciones BA01778S. Field Xpert SMT70 Tableta PC universal y de altas prestaciones para la configuración de equipos en la zona EX 2 y en áreas zonas no Ex Para conocer más detalles, véase la "Información técnica" TIO1342S DeviceCare SFE100 Herramienta de configuración para equipos de campo HART, PROFIBUS y Foundation Fieldbus Información técnica TIO1134S

FieldCare SFE500


Herramienta de software Plant Asset Management para la gestión de activos de la planta (PAM) basada en tecnología FDT

Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes que usted tiene en su sistema y le ayuda a gestionarlas convenientemente. El uso de la información sobre el estado es también una forma sencilla y efectiva para chequear el estado de dicha unidades de campo.



Memograph M

El gestor gráfico de datos Memograph M proporciona información sobre todas las variables relevantes del proceso. Registra correctamente valores medidos, monitoriza valores de alarma y analiza puntos de medición. Los datos se guardan en la memoria interna de 256 MB y también en una tarjeta SD o lápiz USB.



RN42

Barrera activa de un solo canal con fuente de alimentación de amplio alcance para la separación segura de 4 ... 20 mA circuitos de señal estándar, transparente HART.



Información técnica TIO1584K y manual de instrucciones BAO2090K $\,$

Documentación



Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siquiente:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
- Endress+Hauser Operations App: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

Función del documento

Según la versión pedida, puede estar disponible la documentación siquiente:

Tipo de documento	Finalidad y contenido del documento
Información técnica (TI)	Ayuda para la planificación de su equipo El documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una visión general de los accesorios y demás productos que se pueden pedir para el equipo.
Manual de instrucciones abreviado (KA)	Guía rápida para obtener el primer valor medido El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha inicial.
Manual de instrucciones (BA)	Su documento de referencia El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta el montaje, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, incluidas las tareas de localización y resolución de fallos, mantenimiento y desguace del equipo.
Descripción de los parámetros del equipo (GP)	Documento de referencia sobre los parámetros que dispone El documento proporciona explicaciones detalladas para cada parámetro. Las descripciones están dirigidas a personas que trabajen con el equipo a lo largo de todo su ciclo de vida y lleven a cabo configuraciones específicas.
Instrucciones de seguridad (XA)	Según la homologación, junto con el equipo también se entregan las instrucciones de seguridad para equipos eléctricos en áreas de peligro. Las instrucciones de seguridad son parte integral del manual de instrucciones. En la placa de identificación se proporciona información sobre las instrucciones de seguridad (XA) relevantes para el equipo.
Documentación complementaria según equipo (SD/FY)	Siga siempre de forma estricta las instrucciones que se proporcionan en la documentación suplementaria relevante. Esta documentación complementaria es parte integrante de la documentación del instrumento.

Marcas registradas

HART®

Marca registrada del Grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

Bluetooth®

La marca denominativa $Bluetooth^{\circledast}$ y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Endress+Hauser de esta marca está sometido a un acuerdo de licencias. El resto de marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Apple[®]

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android®

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.

KALREZ®, VITON®

Marca registrada de DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE EUA

TRI-CLAMP®

Marca registrada de Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA



www.addresses.endress.com

