Valable à partir de la version 01.00.zz (Firmware de l'appareil) Products Solutions

olutions Services


Manuel de mise en service **Liquiphant FTL51B**

Vibronique HART Détecteur de niveau pour liquides









Sommaire

1	Informations relatives au		5.3	Manchons coulissants	
	document	6	5.4	Contrôle du montage	16
1.1	But du présent document		6	Raccordement électrique	19
1.2	Symboles		6.1	Outil nécessaire	19
	1.2.1 Symboles daverdssement		6.2	Exigences de raccordement	
	1.2.3 Symboles d'outils			6.2.1 Couvercle avec vis de fixation	
	1.2.4 Symboles spécifiques à la	0		6.2.2 Compensation de potentiel	19
	communication	6	6.3	Raccordement de l'appareil	
	1.2.5 Symboles pour certains types	0		6.3.1 Tension d'alimentation	
	d'information	6		6.3.2 Bornes	
	1.2.6 Symboles utilisés dans les	•• 0		6.3.3 Spécification de câble	20
	graphiques	7		6.3.4 4-20 mA HART	21
	1.2.7 Marques déposées			6.3.5 Protection contre les surtensions	
				6.3.6 Câblage	22
2	Consignes de sécurité de base	7		6.3.7 Affectation des bornes	
	_			6.3.8 Entrées de câble	
2.1	Exigences imposées au personnel			6.3.9 Connecteurs d'appareil disponibles	
2.2	Utilisation conforme		6.4	Garantir l'indice de protection	
2.2	2.2.1 Utilisation incorrecte			6.4.1 Indice de protection	
2.3	Sécurité du travail	8	6.5	Contrôle du raccordement	24
2.4 2.5	Sécurité de fonctionnement		_		
2.5 2.6	Sécurité fonctionnelle SIL (en option)		7	Options de configuration	25
2.0 2.7	Sécurité informatique		7.1	Aperçu des options de configuration	25
2.8	Sécurité informatique spécifique à l'appareil.		7.2	Électronique 4 20 mA HART (FEL60H)	
2.0	securite informatique specifique a rapparen.	••)	7.3	Test de fonctionnement à l'aide de la touche	
ว	Description du produit	0		de configuration sur l'électronique	26
3	Description du produit		7.4	Structure et principe du menu de	
3.1	Construction du produit	10		configuration	
4	Réception des marchandises et			d'accès	27
	identification du produit	10	7.5	Accès au menu de configuration via	2.5
<i>l</i> . 1				l'afficheur local	
4.1 4.2	Réception des marchandises			7.5.1 Afficiage de l'appareir (en option) 7.5.2 Configuration via technologie sans fil	۷/
4.2	4.2.1 Plaque signalétique			Bluetooth® (en option)	28
	4.2.2 Adresse du fabricant		7.6	Accès au menu de configuration via l'outil de	20
4.3	Stockage et transport		7.0	configuration	29
1.5	4.3.1 Conditions de stockage		7.7	Gestion des données HistoROM	
	4.3.2 Transport de l'appareil				
			8	Intégration système	29
5	Montage	. 12	8.1	Aperçu des fichiers de description d'appareil	29
5.1	Conditions de montage	. 12	8.2	Variables mesurées via protocole Hart	30
J.1	5.1.1 Tenir compte du point de	. 12		8.2.1 Variables d'appareil et valeurs	
	commutation	. 12		mesurées	30
	5.1.2 Tenir compte de la viscosité			8.2.2 Unités système	30
	5.1.3 Éviter les dépôts				
	5.1.4 Tenir compte de l'espace libre	14	9	Mise en service	31
	5.1.5 Étayer l'appareil	14	9.1		
	5.1.6 Manchons à souder avec orifice de		7.1	Préliminaires	
	fuite		9.2	Contrôle de fonctionnement	
5.2	Montage de l'appareil		9.3	Mise sous tension de l'appareil	
	5.2.1 Outil nécessaire				
	5.2.2 Montage	. 15			

9.4		sement d'une connexion via FieldCare		11.2	Informations de diagnostic sur l'afficheur	
		ceCare	32		local	
	9.4.1	Via protocole HART	32		11.2.1 Message de diagnostic	42
	9.4.2	FieldCare/DeviceCare via interface		11.3	Événement de diagnostic dans l'outil de	
		service (CDI)	32		configuration	
9.5		ıration de l'adresse d'appareil via			Adaptation des informations de diagnostic	43
		re			Messages de diagnostic en attente	43
9.6		e de la langue d'interface			Liste de diagnostic	
	9.6.1	Afficheur local	33	11.7	Journal d'événements	
	9.6.2	FieldCare	33		11.7.1 Historique des événements	46
	9.6.3	DeviceCare	33		11.7.2 Filtrage du journal des événements	46
9.7		ıration de l'appareil	34		11.7.3 Aperçu des événements	
	9.7.1	Mise en service avec les			d'information	47
		commutateurs DIP et les touches de		11.8	Réinitialisation de l'appareil	48
		configuration situées sur			11.8.1 Réinitialisation de l'appareil via le	
		l'électronique	34		logiciel de configuration ou	
	9.7.2	Réinitialisation du mot de passe ou			l'afficheur	48
		de l'appareil via les touches de			11.8.2 Réinitialisation de l'appareil via les	
		configuration	34		touches de configuration situées sur	
	9.7.3	Mise en service avec l'assistant "Mise			l'électronique	
		en service"	34	11.9	Informations sur l'appareil	48
	9.7.4	Mémorisation des fréquences		11.10	Historique du firmware	48
		d'oscillation			11.10.1 Version 01.00.zz	48
9.8		tion	35			
9.9		ion des paramètres contre un accès	0.6	12	Maintenance	48
		torisé	36	12.1	Opérations de maintenance	49
	9.9.1	Verrouillage ou déverrouillage du	0.6	12.1	12.1.1 Nettoyage	49
	0.00	hardware	36		12.1.1 Ivettoyage	1)
	9.9.2	Verrouillage ou déverrouillage de la	2.6	10	D/	<i>.</i> ∩
	0.0.0	configuration d'affichage	36	13	Réparation	
	9.9.3	Configuration des paramètres –	26	13.1	Généralités	
		verrouillage ou activation	36		13.1.1 Concept de réparation	49
					13.1.2 Réparation des appareils certifiés Ex.	49
10	Confi	guration	37		Pièces de rechange	
10.1	Lecture	e de l'état de verrouillage de l'appareil	37	13.3	Remplacement	
10.2		e des valeurs mesurées			13.3.1 HistoROM	
10.3		tion de l'appareil aux conditions du		13.4	Retour de matériel	50
		S	37	13.5	Mise au rebut	50
		Détection de niveau				
		Fréquence capteur		14	Accessoires	50
10.4		eat Technology (en option)	38			
		Heartbeat Verification	38		Device Viewer	50
		Heartbeat Verification/Monitoring	38	14.2	Capot de protection climatique pour boîtier à	ΕO
10.5		fonctionnement périodique pour les		14.3	double compartiment	50
		ils SIL/WHG (en option)	39	14.5	Capot de protection climatique pour boîtier à	E 1
	11	, ,		1 / /	simple compartiment, aluminium	
11	Diagn	ostic et suppression de				21
11	•	- -		14.5	Manchons coulissants pour un fonctionnement sans pression	52
	défau	ts	39	1/16	Manchons coulissants haute pression	
11.1	Suppre	ssion générale des défauts	39	14.6	ivialicitotis counssalits flaute pression	رر
		Erreurs générales	39			
		Erreur – Configuration SmartBlue		15	Caractéristiques techniques	54
		avec Bluetooth®	40	15.1	Entrée	54
	11.1.3	Tests supplémentaires	41		15.1.1 Grandeur mesurée	
		Comportement de la sortie courant			15.1.2 Gamme de mesure	
		en cas de défaut	41	15.2	Sortie	
					15.2.1 Signal de sortie	
					15.2.2 Signal de défaut	
					-	

	15.2.3	Charge	55
	15.2.4	Amortissement	56
	15.2.5	Sortie tout ou rien	56
	15.2.6	Données de raccordement Ex	56
	15.2.7	Données spécifiques au protocole	56
	15.2.8	Données WirelessHART	57
	15.2.9	Heartbeat Technology	57
15.3	Environ	nnement	57
	15.3.1	Gamme de température ambiante	57
	15.3.2	Température de stockage	58
	15.3.3	Humidité	58
	15.3.4	Altitude limite	58
	15.3.5	Classe climatique	58
	15.3.6	Indice de protection	59
	15.3.7	Résistance aux vibrations	59
	15.3.8	Résistance aux chocs	59
	15.3.9	Charge mécanique	59
	15.3.10	Degré de pollution	59
	15.3.11	l Compatibilité électromagnétique	
		(CEM)	59
15.4	Process		60
	15.4.1	1 1	60
	15.4.2	Choc thermique	60
	15.4.3	Gamme de pression de process	60
	15.4.4	Limite de surpression	61
	15.4.5	État d'agrégation	61
	15.4.6	Densité du produit	61
	15.4.7	Viscosité	61
	15.4.8	Résistance aux dépressions	61
	15.4.9	Concentration en MES	61
15.5	Caracté	ristiques techniques supplémentaires.	61
Tl			60

1 Informations relatives au document

1.1 But du présent document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception et du stockage, au montage, au raccordement, à la configuration et à la mise en service, en passant par la suppression des défauts, la maintenance et la mise au rebut.

1.2 Symboles

1.2.1 Symboles d'avertissement

▲ DANGER

Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse entraînant la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT

Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures corporelles graves voire mortelles, si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne, si elle n'est pas évitée.

AVIS

Cette remarque contient des informations relatives à des procédures et éléments complémentaires, qui n'entraînent pas de blessures corporelles.

1.2.2 Symboles électriques

Bride reliée à la terre via un système de mise à la terre.

Terre de protection (PE)

Bornes de terre devant être mises à la terre avant de réaliser d'autres raccordements. Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil.

1.2.3 Symboles d'outils

Tournevis plat

○ 🥒 Clé à six pans

Clé à fourche

1.2.4 Symboles spécifiques à la communication

Bluetooth

Transmission de données sans fil entre les appareils sur une courte distance.

1.2.5 Symboles pour certains types d'information

Autorisé

Procédures, process ou actions autorisés.

X Interdit

Procédures, process ou actions interdits.

Conseil

Indique des informations complémentaires

- Renvoi à la documentation
- Renvoi à une autre section
- 1., 2., 3. Série d'étapes

1.2.6 Symboles utilisés dans les graphiques

A. B. C... Vue

1, 2, 3 ... Numéros de position

1.2.7 Marques déposées

HART®

Marque déposée par le FieldComm Group, Austin, Texas, USA

Bluetooth®

La marque et les logos *Bluetooth*[®] sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Endress+Hauser fait l'objet d'une licence. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Apple[®]

Apple, le logo Apple, iPhone et iPod touch sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android®

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées par Google Inc.

2 Consignes de sécurité de base

2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel doit satisfaire aux exigences suivantes pour exécuter les tâches nécessaires, p. ex. la mise en service et la maintenance :

- ► Personnel qualifié et formé : dispose d'une qualification qui correspond à la fonction et à la tâche concernées
- ▶ Être habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation
- Être familiarisé avec les réglementations nationales
- ► Doit avoir lu et compris les instructions du manuel et de la documentation complémentaire
- Suivre les instructions et respecter les conditions

2.2 Utilisation conforme

- L'appareil ne doit être utilisé que pour les liquides
- Une utilisation inappropriée peut présenter des risques
- S'assurer que l'appareil de mesure est exempt de défauts pendant son fonctionnement
- N'utiliser l'appareil que pour des produits pour lesquels les matériaux en contact avec le produit présentent un niveau de résistance adéquat
- Ne pas dépasser par excès ou par défaut les valeurs limites pertinentes pour l'appareil
 Pour plus d'informations, voir la section "Caractéristiques techniques"
 - Voir la documentation technique

2.2.1 Utilisation incorrecte

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation non réglementaire ou non conforme à l'emploi prévu.

Risques résiduels

En raison du transfert de chaleur du process, la température du boîtier de l'électronique et des sous-ensembles qu'il contient peut s'élever à 80 °C (176 °F) pendant le fonctionnement.

Risque de brûlure en cas de contact avec les surfaces!

▶ Si nécessaire, assurer une protection contre le contact pour éviter les brûlures.

Pour les exigences relatives à la sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, la documentation SIL correspondante doit être respectée.

2.3 Sécurité du travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

▶ Porter un équipement de protection individuelle conforme aux prescriptions nationales.

2.4 Sécurité de fonctionnement

Risque de blessure!

- ► Ne faire fonctionner l'appareil que s'il est en bon état technique, exempt d'erreurs et de défauts.
- ▶ L'exploitant est responsable de garantir le fonctionnement sans défaut de l'appareil.

Transformations de l'appareil

Les modifications non autorisées de l'appareil ne sont pas permises et peuvent entraîner des dangers imprévisibles.

▶ Si, malgré cela, des modifications sont nécessaires, consulter Endress+Hauser.

Réparation

Pour garantir la sécurité et la fiabilité opérationnelles continues :

- ► N'effectuer les travaux de réparation sur l'appareil que si cela est expressément autorisé
- ▶ Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine Endress +Hauser.

Zone explosible

Pour éliminer tout danger pour les personnes ou l'installation lorsque l'appareil est utilisé dans une zone explosible (p. ex. protection antidéflagrante) :

- ▶ Vérifier sur la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone explosible.
- ► Respecter les spécifications de la documentation complémentaire séparée, qui fait partie intégrante de ce manuel.

2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état.

Il répond aux normes générales de sécurité et aux exigences légales. Il est également conforme aux directives UE énumérées dans la déclaration UE de conformité spécifique à l'appareil. Endress+Hauser le confirme en apposant la marque CE sur l'appareil.

2.6 Sécurité fonctionnelle SIL (en option)

Le manuel de sécurité fonctionnelle doit être strictement respecté pour les appareils qui sont utilisés dans des applications de sécurité fonctionnelle.

2.7 Sécurité informatique

Une garantie de notre part n'est accordée qu'à la condition que l'appareil soit installé et utilisé conformément au manuel de mise en service. L'appareil est doté de mécanismes de sécurité intégrés pour empêcher les utilisateurs de modifier les réglages par inadvertance.

Fournir une protection supplémentaire pour l'appareil et le transfert de données de/vers l'appareil

► Les mesures de sécurité informatique définies dans la politique de sécurité du propriétaire ou de l'exploitant de l'installation doivent être mises en œuvre par les propriétaires ou les exploitants eux-mêmes.

2.8 Sécurité informatique spécifique à l'appareil


L'appareil offre des fonctions spécifiques pour soutenir les mesures de protection prises par l'opérateur. Ces fonctions peuvent être configurées par l'utilisateur et garantissent une meilleure sécurité en cours de fonctionnement si elles sont utilisées correctement. Le chapitre suivant donne un aperçu des principales fonctions :

- Protection en écriture via commutateur de verrouillage hardware
- Code d'accès (valable pour la configuration via l'afficheur, Bluetooth ou FieldCare, DeviceCare, AMS, PDM)

3 Description du produit

Détecteur de niveau pour tous les liquides, pour la détection de minimum ou de maximum dans des réservoirs, cuves et conduites.

3.1 Construction du produit



■ 1 Construction du produit

- 1 Boîtier avec électronique et couvercle
- 2 Réducteur thermique, traversée étanche à la pression, en option
- 3 Raccord process avec bride
- 4 Raccord process avec filetage
- 5 Sonde standard avec fourche vibrante
- 6 Sonde avec tube prolongateur et fourche vibrante
- 7 Sonde avec tube court et fourche vibrante

4 Réception des marchandises et identification du produit

4.1 Réception des marchandises

Vérifier les points suivants pendant la réception des marchandises :

- \square Les références de commande figurant sur le bon de livraison et l'autocollant du produit sont-elles identiques ?
- ☐ Les marchandises sont-elles intactes?
- \square Les données de la plaque signalétique correspondent-elles aux informations de commande figurant sur le bon de livraison ?
- \square Si nécessaire (voir la plaque signalétique) : des Conseils de sécurité p. ex. XA, sont-ils fournis ?
- Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, contacter le fabricant.

4.2 Identification du produit

Les options suivantes sont disponibles pour l'identification de l'appareil :

- Indications de la plaque signalétique
- Référence de commande étendue (Extended order code) avec énumération des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- Entrer le numéro de série des plaques signalétiques dans *W@MDevice Viewer* www.endress.com/deviceviewer. Toutes les informations sur l'appareil de mesure sont affichées ainsi qu'un aperçu de l'étendue de la documentation technique fournie.
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans l'*Endress+Hauser Operations app* ou scanner le *code matriciel 2D* figurant sur la plaque signalétique à l'aide de l'Endress+Hauser Operations App

4.2.1 Plaque signalétique

Les informations requises par la loi et pertinentes pour l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique, p. ex :

- Identification du fabricant
- Référence, référence de commande étendue, numéro de série
- Caractéristiques techniques, indice de protection
- Version de firmware, version de hardware
- Informations relative à l'agrément, référence aux Conseils de sécurité (XA)
- Code DataMatrix (informations sur l'appareil)

4.2.2 Adresse du fabricant

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Allemagne

Lieu de fabrication : voir plaque signalétique.

4.3 Stockage et transport

4.3.1 Conditions de stockage

Utiliser l'emballage d'origine.


Température de stockage

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) En option : -50 °C (-58 °F) ou -60 °C (-76 °F)

Avec connecteur M12, coudé : -25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)

4.3.2 Transport de l'appareil

- Transporter l'appareil au point de mesure dans son emballage d'origine
- Tenir l'appareil par le boîtier, le réducteur thermique, la bride ou le tube prolongateur
- Ne pas déformer, ni raccourcir ou rallonger la fourche vibrante




₽ 2 Manipulation de l'appareil pendant le transport

5 Montage

Instructions de montage

- Toute position de montage pour l'appareil avec tube court jusqu'à env. 500 mm (19,7 in)
- Position de montage verticale par le dessus pour l'appareil avec tube long
- Distance minimale entre l'extrémité de la fourche et la paroi de la cuve ou la paroi de la conduite: 10 mm (0,39 in)



Exemples de montage pour une cuve, un réservoir ou une conduite


Réducteur thermique/traversée étanche à la pression (en option) pour cuve avec isolation et/ou températures de process élevées

5.1 Conditions de montage

5.1.1 Tenir compte du point de commutation

Points de commutation typique, selon la position de montage du détecteur de niveau. Eau +23 °C (+73 °F)

Distance minimale entre l'extrémité de la fourche et la paroi de la cuve ou la paroi de la conduite : 10 mm (0,39 in)




- € 4 Points de commutation typiques. Unité de mesure mm (in)
- Α Montage par le dessus
- В Montage par le dessous
- С Montage latéral
- Point de commutation

5.1.2 Tenir compte de la viscosité

Faible viscosité

Faible viscosité, p. ex. eau : < 2000 mPa·s La fourche vibrante peut être positionnée à l'intérieur du piquage de montage.




■ 5 Exemple de montage pour les liquides de faible viscosité. Unité de mesure mm (in)

Forte viscosité

AVIS

Les liquides fortement visqueux peuvent générer des retards de commutation.


- S'assurer que le liquide peut s'écouler facilement de la fourche vibrante.
- Ébavurer la surface du piquage.
- Forte viscosité, p. ex. huiles visqueuses : ≤ 10 000 mPa·s La fourche vibrante doit être située en dehors du piquage de montage!



₽ 6 Exemple de montage pour un liquide fortement visqueux. Unité de mesure mm (in)

5.1.3 Éviter les dépôts


- Utiliser des piquages de montage courts pour garantir que la fourche vibrante se projette librement dans la cuve
- Laisser une distance suffisante entre le dépôt attendu sur la paroi de la cuve et la fourche vibrante



■ 7 Exemples de montage pour un produit de process hautement visqueux

5.1.4 Tenir compte de l'espace libre


Laisser suffisamment d'espace à l'extérieur de la cuve pour le montage, le raccordement et les réglages concernant l'électronique.



■ 8 Tenir compte de l'espace libre

5.1.5 Étayer l'appareil

Étayer l'appareil en cas de charge dynamique importante. Capacité de charge latérale maximale des tubes prolongateurs et des capteurs : 75 Nm (55 lbf ft).




₽ 9 Exemples d'étayage en cas de charge dynamique

Agrément Marine : dans le cas de tubes prolongateurs ou de capteurs d'une lonqueur supérieure à 1600 mm, un support est nécessaire au moins tous les 1600 mm.

5.1.6 Manchons à souder avec orifice de fuite

Souder le manchon à souder de manière à ce que l'orifice de fuite soit dirigée vers le bas. Ceci permet de détecter rapidement toute fuite éventuelle.



■ 10 Manchons à souder avec orifice de fuite

5.2 Montage de l'appareil

5.2.1 Outil nécessaire

- Clé à fourche pour le montage du capteur
- Clé à six pans pour la vis de blocage du boîtier


5.2.2 Montage

Alignement de la fourche vibrante à l'aide du marquage

La fourche vibrante peut être alignée à l'aide du marquage. Le produit peut ainsi s'écouler facilement et les dépôts sont évités.

Les marquages peuvent inclure les éléments suivants :

- Informations sur le matériau, nom du filetage ou cercle sur l'écrou hexagonal ou sur le manchon à souder
- Symbole II à l'arrière de la bride ou du raccord Tri-Clamp




■ 11 Repère pour l'alignement de la fourche vibrante

A0039125

Montage dans des conduites

- Vitesse d'écoulement jusqu'à 5 m/s avec une viscosité de 1 mPa·s et une densité de 1 q/cm³ (SGU).
- Vérifier le bon fonctionnement en cas de conditions différentes du produit de process.
- L'écoulement ne sera pas entravé de manière significative si la fourche vibrante est correctement alignée et si le repère est orienté dans la direction de l'écoulement.
- Le marquage est visible lors du montage.




■ 12 Montage dans des conduites (tenir compte de la position de la fourche et du marquage)

A003485


Vissage de l'appareil

- Tourner uniquement par le boulon hexagonal, 15 ... 30 Nm (11 ... 22 lbf ft)
- Ne pas tourner au niveau du boîtier!



■ 13 Vissage de l'appareil

Alignement de l'entrée de câble



Boîtier avec vis de blocage externe et boucle de drainage

🚹 La vis de blocage n'est pas serrée à la livraison de l'appareil.

- 1. Desserrer la vis de blocage externe (1,5 tour max.).
- 2. Tourner le boîtier, positionner l'entrée de câble.
 - Éviter l'humidité dans le boîtier, prévoir une boucle pour permettre l'évacuation de l'humidité.
- 3. Serrer la vis de blocage externe.

Rotation du boîtier

Le boîtier peut être tourné jusqu'à 380° en desserrant la vis de blocage.

Avantages

- Montage aisé grâce à un alignement optimal du boîtier
- Configuration aisée de l'appareil
- Lisibilité optimale de l'afficheur local (en option)

AVIS

Le boîtier ne peut pas être dévissé complètement.

- ▶ Desserrer la vis de blocage externe de 1,5 tour max. Si la vis est trop ou complètement dévissée (au-delà du point d'ancrage de la vis), de petites pièces (contre-disque) peuvent se détacher et tomber.
- ► Serrer la vis de fixation (douille hexagonale de 4 mm (0,16 in)) avec un couple maximum de 3,5 Nm (2,58 lbf ft)±0,3 Nm (±0,22 lbf ft).

Fermeture du couvercle du boîtier

AVIS

Filetage et couvercle de boîtier endommagés par la saleté et l'encrassement!

- ▶ Éliminer les impuretés (p. ex. sable) des filets du couvercle et du boîtier.
- ► En cas de résistance lors de la fermeture du couvercle, il convient de vérifier à nouveau si le filetage n'est pas encrassé.

Filetage du boîtier

Le filetage du compartiment de l'électronique et du compartiment de raccordement est recouvert d'un vernis lubrifiant.

X Éviter une lubrification supplémentaire.


Rotation du module d'affichage

A AVERTISSEMENT

Tension d'alimentation présente!

Risque d'électrocution et/ou d'explosion!

► Couper la tension d'alimentation avant d'ouvrir l'appareil.



A003822

- 1. Le cas échéant : dévisser la vis du verrou du couvercle de compartiment électronique à l'aide de la clé à six pans.
- 2. Dévisser le couvercle du boîtier et inspecter le joint de couvercle.
- 3. Presser le mécanisme de déblocage et retirer le module d'affichage.
- 4. Tourner le module d'affichage dans la position souhaitée : $4\times90^\circ$ max. dans chaque direction. Insérer le module d'affichage dans la position souhaitée jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Revisser fermement le couvercle sur le boîtier. Suivant l'équipement : serrer la vis du verrou de couvercle à l'aide de la clé à 6 pans creux 0,7 Nm (0,52 lbf ft) \pm 0,2 Nm (\pm 0,15 lbf ft).
- Dans le cas d'un boîtier à double compartiment, l'afficheur peut être monté aussi bien dans le compartiment de l'électronique que dans le compartiment de raccordement.

5.3 Manchons coulissants

Pour plus d'informations, voir la section "Accessoires".

5.4 Contrôle du montage

- ☐ L'appareil est-il intact (contrôle visuel)?
- ☐ L'appareil de mesure satisfait-il aux spécifications du point de mesure ?

Par exemple :

- Température de process
- Pression de process
- Température ambiante
- Gamme de mesure
- \square Le numéro et le marquage du point de mesure sont-ils corrects (contrôle visuel) ?
- □ L'appareil est-il suffisamment protégé contre l'humidité et le rayonnement direct du soleil ?
- \square L'appareil est-il correctement fixé ?

6 Raccordement électrique

6.1 Outil nécessaire

- Tournevis pour le raccordement électrique
- Clé à 6 pans creux pour la vis du verrou de couvercle

Exigences de raccordement 6.2


6.2.1 Couvercle avec vis de fixation

Dans le cas d'appareils destinés à une utilisation en zone explosible et disposant d'un mode de protection donné, le couvercle est scellé par une vis de fixation.

AVIS

Si la vis de fixation n'est pas positionnée correctement, le couvercle ne peut pas assurer l'étanchéité.

- ▶ Ouvrir le couvercle : desserrer la vis du verrou du couvercle de 2 tours max. pour que la vis ne tombe pas. Monter le couvercle et vérifier l'étanchéité du couvercle.
- ▶ Fermer le couvercle : visser fermement le couvercle sur le boîtier, en veillant à ce que la vis de fixation soit correctement positionnée. Il ne doit pas y avoir d'espace entre le couvercle et le boîtier.




Couvercle avec vis de fixation

6.2.2 Compensation de potentiel

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion!

▶ Les conseils de sécurité sont fournis dans la documentation séparée pour les applications en zone explosible.




Borne de terre pour le raccordement du câble d'équipotentialité

La terre de protection sur l'appareil ne doit pas être raccordée. Si nécessaire, le câble d'équipotentialité peut être raccordé à la borne de terre extérieure du transmetteur avant que l'appareil ne soit raccordé.

Pour une compatibilité électromagnétique optimale :

- Maintenir le câble d'équipotentialité aussi court que possible
- Respecter la section minimale de 2,5 mm² (14 AWG)

6.3 Raccordement de l'appareil



1 Couvercle du compartiment de raccordement

🚹 Filetage du boîtier

Le filetage du compartiment de l'électronique et du compartiment de raccordement est recouvert d'un vernis lubrifiant.

☑ Éviter une lubrification supplémentaire.

6.3.1 Tension d'alimentation

- $U = 10,5 ... 35 V_{DC}$ (Ex d, Ex e, non-Ex)
- $U = 10,5 ... 30 V_{DC}$ (Ex i)
- Courant nominal: 4 ... 20 mA HART
- L'unité d'alimentation doit être testée pour s'assurer qu'elle répond aux exigences de sécurité (p. ex. PELV, SELV, Class 2).
 - Se conformer à la norme IEC/EN61010-1 : prévoir un disjoncteur approprié pour l'appareil.

6.3.2 Bornes


- Tension d'alimentation et borne de terre interne : 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Borne de terre externe : 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

6.3.3 Spécification de câble

- Le diamètre extérieur du câble dépend de l'entrée de câble utilisée
- Diamètre extérieur de câble
 - Plastique : Ø5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)
 - Laiton nickelé: Ø7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
 - Inox: Ø7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)


20

6.3.4 4-20 mA HART



■ 16 Schéma de principe du raccordement HART

- Appareil avec communication HART
- 2 Résistance de communication HART
- 3 Alimentation électrique
- 4 Multimètre ou ampèremètre



Tenir compte de la chute de tension :

Maximum 6 V pour une résistance de communication de 250 Ω

6.3.5 Protection contre les surtensions

Appareils sans protection optionnelle contre les surtensions

L'équipement d'Endress+Hauser satisfait aux exigences de la norme produit IEC/DIN EN 61326-1 (Tableau 2 Environnement industriel).

Selon le type de port (alimentation DC, port d'entrée/sortie), différents niveaux de test sont appliqués selon la norme IEC/DIN EN 61326-1 contre les surtensions transitoires (Surge) (IEC/DIN EN 61000-4-5) : le niveau de test sur les ports d'alimentation CD et les ports d'entrée/sortie est de 1000 V entre la ligne et la terre

Appareils avec protection optionnelle contre les surtensions

- ullet Tension d'amorçage : min. 400 V_{DC}
- Testé: selon IEC/DIN EN 60079-14 sous-chapitre 12.3 (IEC/DIN EN 60060-1 chapitre 7)
- Courant de décharge nominal : 10 kA

Catégorie de surtension

Catégorie de surtension II

Degré de pollution

Degré de pollution 2

6.3.6 Câblage

AVERTISSEMENT

La tension d'alimentation peut être connectée!

Risque d'électrocution et/ou d'explosion!


- ► Si l'appareil est utilisé en zone explosible, veiller à respecter les normes nationales et les spécifications fournies dans les Conseils de sécurité (XA). Utiliser le presse-étoupe indiqué.
- ► La tension d'alimentation doit correspondre aux indications sur la plaque signalétique.
- ► Couper la tension d'alimentation avant de raccorder l'appareil.
- ► Si nécessaire, le câble d'équipotentialité peut être raccordé à la borne de terre extérieure du transmetteur avant que l'appareil ne soit raccordé.
- ▶ Il faut prévoir un disjoncteur adapté pour l'appareil conformément à IEC/EN 61010.
- ► Veiller à assurer une isolation adéquate des câbles, en tenant compte de la tension d'alimentation et de la catégorie de surtension.
- ► Veiller à utiliser des câbles de raccordement présentant une stabilité thermique appropriée, en tenant compte de la température ambiante.
- ► N'utiliser l'appareil qu'avec les couvercles fermés.

Raccorder l'appareil dans l'ordre suivant :

- 1. Ouvrir le verrou de couvercle (si fourni).
- 2. Dévisser le couvercle.
- 3. Guider les câbles dans les presse-étoupe ou les entrées de câble. Utiliser un outil approprié avec une ouverture AF24/25 (8 Nm (5,9 lbf ft)) pour le presse-étoupe M20.
- 4. Raccorder le câble.
- 5. Serrer les presse-étoupe ou les entrées de câble de manière à les rendre étanches. Contre-serrer l'entrée du boîtier.
- 6. Revisser soigneusement le couvercle sur le compartiment de raccordement.
- 7. Suivant l'équipement : serrer la vis du verrou de couvercle à l'aide de la clé à 6 pans creux 0,7 Nm (0,52 lbf ft)±0,2 Nm (0,15 lbf ft).

6.3.7 Affectation des bornes

Boîtier à simple compartiment




A0042594

■ 17 Bornes de raccordement et borne de terre dans le compartiment de raccordement

- 1 Borne plus
- 2 Borne moins
- 3 Borne de terre interne

22

Boîtier à double compartiment, en L




40045043

■ 18 Bornes de raccordement et borne de terre dans le compartiment de raccordement

- 1 Borne plus
- 2 Borne moins
- 3 Borne de terre interne

6.3.8 Entrées de câble



A00458


- l Entrée de câble
- 2 Bouchon aveugle

Le type d'entrée de câble dépend de la version d'appareil commandée.

6.3.9 Connecteurs d'appareil disponibles

Dans le cas d'appareils équipés d'un connecteur, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier pour le raccordement.

Connecteur M12



■ 19 Connecteur M12, affectation des broches

- 1 Signal +
- 2 Non utilisée
- 3 Signal -
- 4 Masse

Pour plus d'informations, voir la section "Accessoires".

6.4 Garantir l'indice de protection

6.4.1 Indice de protection

Selon DIN EN 60529, NEMA 250

IP66/IP68 NEMA 4X/6P (1,83 m H₂O pendant 24 h)

Types de boîtier :

- Compartiment unique ; aluminium, revêtu; Ex d/XP
- Compartiment double, en L; aluminium, 316L; Ex d/XP

Indice de protection pour connecteur M12

- Avec boîtier fermé et câble de raccordement branché : IP66/67 NEMA type 4X
- Lorsque le boîtier est ouvert ou que le câble de raccordement n'est pas enfiché : IP20, NEMA type 1

AVIS

Connecteur M12 : perte de l'indice de protection IP en raison d'un montage incorrect!

- ► L'indice de protection s'applique uniquement si le câble de raccordement utilisé est enfiché et vissé.
- ► L'indice de protection ne s'applique que si le câble de raccordement utilisé est spécifié selon IP67 NEMA type 4X.

Informations à fournir à la commande : sélectionner l'option requise dans la caractéristique de commande "Raccordement électrique". Les critères d'exclusion sont pris en compte automatiquement.

6.5 Contrôle du raccordement


L'appareil et les cables sont-ils intacts (controle visuei) ?
☐ Les câbles satisfont-ils aux exigences ?
☐ Les câbles montés sont-ils dotés d'une décharge de traction adéquate ?
☐ Les presse-étoupe sont-ils correctement montés et serrés ?
\square La tension d'alimentation correspond-elle aux indications sur la plaque signalétique ?
□ Pas d'inversion de polarité, l'affectation des bornes est-elle correcte ?
☐ Tous les couvercles du boîtier sont-ils installés et fermement serrés ?
☐ En option : les couvercles sont-ils serrés avec une vis de fixation ?

7 Options de configuration

7.1 Aperçu des options de configuration

- Configuration via touches de configuration et commutateurs DIP sur l'électronique
- Configuration via touches de configuration optiques sur l'afficheur de l'appareil (en option)
- Configuration via technologie sans fil Bluetooth® (avec afficheur d'appareil et Bluetooth en option) avec l'app SmartBlue ou FieldXpert, DeviceCare
- Configuration via l'outil de configuration (Endress+Hauser FieldCare/DeviceCare, terminal portable, AMS, PDM, ...)


7.2 Électronique 4 ... 20 mA HART (FEL60H)



A0046129


- 🛮 20 Touches de configuration et commutateurs DIP sur l'électronique 4 ... 20 mA HART
- 1 Touche de configuration pour la réinitialisation du mot de passe (pour connexion Bluetooth et rôle utilisateur Maintenance)
- 1+2 Touches de configuration pour la réinitialisation de l'appareil (état à la livraison)
- 2 Touche de configuration pour assistant "Proof test" (> 3 s)
- 3 Commutateur DIP pour fonction de sécurité, défini par software (SW, par défaut = MAX) ou en permanence MIN (dans la position SW du commutateur, le réglage MIN ou MAX est défini par le software. MAX est la valeur par défaut. Dans la position MIN du commutateur, le réglage est en permanence sur MIN, indépendamment du software).
- 4 Commutateur DIP pour le verrouillage et le déverrouillage de l'appareil
- Le mode de sécurité à courant de repos minimum/maximum peut être commuté sur le module électronique
- MAX = sécurité maximale : lorsque la fourche vibrante est recouverte, la sortie passe en mode demande, à utiliser p. ex. pour la sécurité antidébordement
- MIN = sécurité minimale : lorsque la fourche vibrante est découverte, la sortie passe en mode demande, à utiliser p. ex. pour empêcher la marche à sec de pompes
- Le réglage des commutateurs DIP de l'électronique est prioritaire sur les réglages effectués par d'autres méthodes de configuration (p. ex. FieldCare/DeviceCare).

7.3 Test de fonctionnement à l'aide de la touche de configuration sur l'électronique



A00465

- 21 Touches de configuration sur l'électronique
- 1 Touche de configuration pour la réinitialisation du mot de passe
- 2 Touche de configuration pour le test de fonctionnement périodique (> 3 s)
- Lors de l'exécution du test de fonctionnement périodique dans des systèmes de sécurité actifs selon SIL ou WHG : se conformer aux instructions du manuel de sécurité.



A004650

- 1. S'assurer qu'aucune opération de commutation indésirable n'est déclenchée!
 - Le test de fonctionnement a lieu lorsque l'état de l'appareil est OK : sécurité MAX et capteur découvert et sécurité MIN et capteur recouvert.
- 2. Pour lancer le test de fonctionnement périodique, appuyer pendant au moins 3 s sur la touche de configuration située sur l'électronique.
 - Le test de fonctionnement de l'appareil est effectué. La sortie passe de l'état OK à l'état de demande.
- 3. Relâcher la touche de configuration.
 - ► Si le test interne a réussi, l'appareil repasse au fonctionnement normal.

Durée du contrôle de fonctionnement : au moins 10 s ou si la touche est actionnée pendant plus de 10 s, le test dure jusqu'à ce que la touche soit relâchée.



Si le boîtier ne doit pas être ouvert pendant le fonctionnement en raison d'exigences de protection antidéflagrante, p. ex. Ex d /XP, le test de fonctionnement peut également être lancé via les interfaces de communication numériques (HART, CDI, Bluetooth) à l'aide de l'outil de configuration approprié (FieldCare, DeviceCare, SmartBlue, AMS, PDM, etc.).

7.4 Structure et principe du menu de configuration

Les différences entre la structure des menus de configuration de l'afficheur local et des outils de confiquration Endress+Hauser FieldCare ou DeviceCare peuvent être résumées comme suit:

L'afficheur local est approprié pour la configuration d'applications simples.

Les outils de configuration (FieldCare, DeviceCare, SmartBlue, AMS, PDM, ...) peuvent être utilisés pour configurer les paramètres d'applications universelles.

Des assistants aident l'utilisateur à mettre en service les différentes applications. L'utilisateur est guidé à travers les différentes étapes de configuration.

7.4.1 Rôles utilisateur et leurs droits d'accès

Les deux rôles utilisateur **Opérateur** et **Maintenance** (état à la livraison) ont un accès différent en écriture aux paramètres si un code d'accès spécifique à l'appareil a été défini. Ce code d'accès protège la configuration de l'appareil contre l'accès non autorisé.

Si un code d'accès incorrect est entré, l'utilisateur obtient les droits d'accès du rôle Opérateur.


7.5 Accès au menu de configuration via l'afficheur local

7.5.1 Affichage de l'appareil (en option)

Utilisation possible des touches de configuration optiques à travers le couvercle. Nul besoin d'ouvrir l'appareil.

Fonctions:

- Affichage des valeurs mesurées, messages d'erreur et d'information
- Rétroéclairage, qui passe du vert au rouge en cas d'erreur
- L'affichage de l'appareil peut être retiré pour faciliter le fonctionnement
- Le rétroéclairage est activé ou désactivé en fonction de la tension d'alimentation et de la consommation de courant.
- L'affichage de l'appareil est également disponible en option avec la technologie sans fil Bluetooth®.



A003928

■ 22 Affichage graphique avec touches de configuration optiques (1)

- Touche ±
 - Naviguer vers le bas dans la liste de sélection
 - Éditer les valeurs numériques ou caractères au sein d'une fonction
- Touche 🖃
 - Naviguer vers le haut dans la liste de sélection
 - Éditer les valeurs numériques ou caractères au sein d'une fonction
- Touche 国
 - Passer de l'écran principal au menu principal
 - Confirmer l'entrée
 - Sauter à l'élément suivant
 - Sélection d'une option de menu et activation du mode édition
 - Déverrouillage/verrouillage de la configuration de l'affichage
 - Presser et maintenir enfoncée la touche 🗉 afin d'afficher une courte description du paramètre sélectionné (si disponible)
- Touche ± et = (fonction ESC)
 - Quitter le mode édition d'un paramètre sans mémoriser la valeur modifiée
 - Menu à un niveau de sélection : en appuyant simultanément sur les touches, l'utilisateur remonte d'un niveau dans le menu
 - Presser et maintenir enfoncées les touches simultanément pour revenir au niveau supérieur

7.5.2 Configuration via technologie sans fil Bluetooth® (en option)

Condition

- Appareil avec afficheur, Bluetooth inclus
- Smartphone ou tablette avec l'app Endress+Hauser SmartBlue ou PC avec DeviceCare à partir de la version 1.07.05 ou FieldXpert SMT70

La connexion a une portée allant jusqu'à 25 m (82 ft). La portée peut varier en fonction des conditions environnementales telles que fixations, parois ou plafonds.

Les touches de configuration sur l'afficheur sont verrouillées sitôt que l'appareil est connecté via Bluetooth.

App SmartBlue

1. Scanner le QR code ou entrer "SmartBlue" dans le champ de recherche de l'App Store ou de Google Play.



2. Démarrer l'app SmartBlue.

- 3. Sélectionner l'appareil dans la liste des appareils affichés.
- 4. Login:
 - Entrer le nom d'utilisateur : admin Mot de passe : numéro de série de l'appareil.
- 5. Changer le mot de passe après la première connexion!

Conditions préalables

Configuration du système

L'app SmartBlue est disponible en téléchargement pour les smartphones ou les tablettes.

- Appareils avec iOS: iPhone 5S ou supérieur à partir de iOS11; iPad 5ème génération ou supérieur à partir de iOS11; iPod Touch 6ème génération ou supérieur à partir de iOS11
- Appareils Android: à partir d'Android 6.0 et Bluetooth® 4.0

Mot de passe initial

Le numéro de série de l'appareil sert de mot de passe initial lorsque la connexion est établie pour la première fois.

Noter les points suivants :

Si l'afficheur Bluetooth est retiré d'un appareil et monté dans un autre appareil :

- Toutes les données de connexion sont uniquement enregistrées dans l'afficheur Bluetooth et non dans l'appareil
- Le mot de passe modifié par l'utilisateur est également enregistré dans l'afficheur Bluetooth

7.6 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration

L'accès via l'outil de configuration est possible :

- Via communication HART, p. ex. Commubox FXA195
- Via Endress+Hauser Commubox FXA291
 Avec la Commubox FXA291, une connexion CDI peut être établie avec l'interface d'appareil et un PC/ordinateur portable Windows équipé d'un port USB

7.7 Gestion des données HistoROM

Lors du remplacement de l'électronique, les données mémorisées sont transférées lors de la reconnexion de l'HistoROM.

Le numéro de série de l'appareil est enregistré dans l'HistoROM. Le numéro de série de l'électronique est enregistré dans l'électronique.

8 Intégration système

8.1 Aperçu des fichiers de description d'appareil

- N° fabricant: 17 (0x11)
- Code de type d'appareil : 0x11C4
- Révision appareil: 1Spécification HART : 7
- DD revision : 1
- Fichiers de description d'appareil (DTM, DD) informations et fichiers sous :
 - www.endress.com
 - www.fieldcommgroup.org
- Charge HART : min. 250 Ω

8.2 Variables mesurées via protocole Hart

Les valeurs mesurées suivantes sont affectées par défaut aux variables d'appareil :

Variable d'appareil	Valeur mesurée
Paramètre Variable primaire (PV) (Variable primaire) 1)	Détection de niveau ²⁾
Paramètre Valeur secondaire (SV) (Variable secondaire)	Fréquence capteur ³⁾
Paramètre Variable ternaire (TV) (Troisième variable)	Etat lames ⁴⁾
Paramètre Valeur quaternaire (QV) (Variable quaternaire)	Température capteur

- 1) Paramètre **Variable primaire (PV)** s'applique toujours à la sortie courant.
- Détection de niveau est l'état initial dépendant de l'état de la fourche (découverte/recouverte) et de la fonction de sécurité (MIN/MAX)
- 3) Fréquence capteur est la fréquence d'oscillation de la fourche
- 4) Etat lames est l'état de la fourche (Fourche couverte/Fourche découverte)
- L'affectation des valeurs mesurées aux variables d'appareil peut être changée dans le sous-menu suivant :

Navigation : Application \rightarrow Sortie HART \rightarrow Sortie HART

Dans une boucle HART Multidrop, un seul appareil peut utiliser la valeur de courant analogique pour la transmission de signal. Pour tous les autres appareils dans le paramètre **Mode boucle de courant**, sélectionner l'option **Désactiver**.

Navigation : Application \rightarrow Sortie HART \rightarrow Configuration \rightarrow Mode boucle de courant \rightarrow option **Désactiver**

8.2.1 Variables d'appareil et valeurs mesurées

Les codes suivants sont affectés par défaut aux variables d'appareil :

Variable d'appareil	Code variable d'appareil
Détection de niveau	0
Fréquence capteur	1
Etat lames	2
Température capteur	3
Courant borne	5
Tension aux bornes	6

Les variables d'appareil peuvent être interrogées par un maître HART® à l'aide de la commande HART® 9 ou 33.

8.2.2 Unités système

La fréquence d'oscillation est indiquée en Hz. La température peut être affichée en °C, °F ou κ

9 Mise en service

9.1 Préliminaires

A AVERTISSEMENT

Les réglages de la sortie courant sont importants pour la sécurité!

Des réglages incorrects peuvent provoquer le débordement du produit ou le fonctionnement à sec d'une pompe.

- ► Le réglage pour la sortie courant dépend du réglage effectué dans le paramètre Assigner valeur primaire.
- ► Après modification du réglage de la sortie courant : vérifier les réglages pour la gamme (Sortie plage inférieure (LRV) et Sortie valeur limite supérieure (URV)), puis les reconfigurer si nécessaire !

9.1.1 État à la livraison

Si aucun réglage personnalisé n'a été commandé :

- paramètre **Assigner valeur primaire** Détection de niveau (mode 8/16 mA)
- Mode de sécurité MAX
- État d'alarme défini sur min. 3,6 mA
- Commutateur DIP pour le verrouillage de la position OFF
- Interface Bluetooth activée
- Gamme de densité > 0,7 g/cm³
- Temps de commutation 0,5 s lorsque la fourche est recouverte et 1,0 s lorsqu'elle est découverte
- Mode burst HART désactivé

9.2 Contrôle de fonctionnement

Avant la mise en service du point de mesure, vérifier que le contrôle du montage et le contrôle du raccordement ont été effectués :


- 🖺 Checkliste dans la section "Contrôle du montage"
- 🖺 Checkliste dans la section "Contrôle du raccordement"

9.3 Mise sous tension de l'appareil

Tous les outils de configuration fournissent un assistant de mise en service qui aide l'utilisateur à régler les paramètres de configuration les plus importants (menu **Guide utilisateur** assistant **Mise en service**).

9.4 Établissement d'une connexion via FieldCare et DeviceCare

9.4.1 Via protocole HART




Auc

■ 23 Options pour la configuration à distance via protocole HART

- 1 API (automate programmable industriel)
- 2 Unité d'alimentation de transmetteur, p. ex. RN221N (avec résistance de communication)
- 3 Raccordement pour Commubox FXA195 et Field Communicator 375, 475
- 4 Terminal portable
- 5 Ordinateur avec outil de configuration (p. ex. FieldCare/DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA 195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70
- 8 Modem Bluetooth VIATOR avec câble de raccordement
- 9 Appareil

9.4.2 FieldCare/DeviceCare via interface service (CDI)



- 1 Ordinateur avec outil de configuration FieldCare/DeviceCare
- 2 Commubox FXA291
- 3 Interface service (CDI) de l'appareil (= Endress+Hauser Common Data Interface)

Un courant d'au moins 22 mA est nécessaire pour mettre à jour (flasher) le firmware de l'appareil.

9.5 Configuration de l'adresse d'appareil via software

Voir paramètre Adresse HART.

Navigation : Application \rightarrow Sortie HART \rightarrow Configuration \rightarrow Adresse HART

9.6 Réglage de la langue d'interface

9.6.1 Afficheur local

Réglage de la langue d'interface

- Pour régler la langue d'interface, l'afficheur doit d'abord être déverrouillé :
- 1. Appuyer sur la touche 🗉 pendant au moins 2 s.
- 2. Déverrouiller la configuration de l'affichage.
- 3. Sélectionner le paramètre Language dans le menu principal.
- 4. Appuyer sur la touche 🗉.
- 5. Sélectionner la langue souhaitée à l'aide de la touche ± ou ⊡.
- 6. Appuyer sur la touche **E**.

9.6.2 FieldCare

- 1. Dans le menu "Extras", cliquer sur "Options".
- 2. Régler la langue préférée pour FieldCare dans la section "Language".

Réglage de la langue pour l'afficheur local via FieldCare

Navigation : Système → Affichage → Language

▶ Régler la langue souhaitée dans le paramètre Language.

9.6.3 DeviceCare

Cliquer sur l'icône du menu :



A00464

Cliquer sur "Réglages" et sélectionner la langue souhaitée :



A004640


Réglage de la langue pour l'afficheur local via DeviceCare

Navigation : Système → Affichage → Language

▶ Régler la langue souhaitée dans le paramètre **Language**.

9.7 Configuration de l'appareil

9.7.1 Mise en service avec les commutateurs DIP et les touches de configuration situées sur l'électronique



A0046573

- 24 Touches de configuration et commutateurs DIP sur l'électronique 4 ... 20 mA HART
- 1 Touche de configuration pour la réinitialisation du mot de passe (pour connexion Bluetooth et rôle utilisateur Maintenance)
- 1+2 Touches de configuration pour la réinitialisation de l'appareil (état à la livraison)
- 2 Touche de configuration pour Proof test (> 3 s)
- 3 Commutateur DIP pour la fonction de sécurité, définie par software (SW, valeur par défaut=MAX) ou réglée en permanence sur MIN
- 4 Commutateur DIP pour le verrouillage et le déverrouillage de l'appareil

Réglage du mode de sécurité MIN ou MAX via le commutateur DIP

- Lorsque le commutateur est réglé sur "SW", le réglage MIN ou MAX est défini par le software, MAX étant la valeur par défaut.
- Dans la position "MIN" du commutateur, le réglage est en permanence sur MIN, indépendamment du software.

9.7.2 Réinitialisation du mot de passe ou de l'appareil via les touches de configuration

Réinitialisation du mot de passe

- 1. Appuyer 3 fois brièvement sur la touche de configuration I en l'espace de 4 secondes.

 La LED (verte) cliquote deux fois de manière répétée à de courts intervalles.
- 2. Appuyer une nouvelle fois sur la touche de configuration I pour confirmer, puis relâcher la touche.
 - Le mot de passe a été réinitialisé. La LED s'arrête de clignoter.
- Si le temps jusqu'à la confirmation est supérieur à 15 s, l'appareil quitte l'état "Réinitialisation du mot de passe" et la LED s'arrête de clignoter. Le mot de passe n'est pas réinitialisé. Répéter la procédure si nécessaire.

Réinitialisation de l'appareil (configuration de commande)

- ▶ Appuyer simultanément sur les deux touches de configuration pendant au moins 12 s.
 └ L'appareil a été réinitialisé (état à la livraison).
- 9.7.3 Mise en service avec l'assistant "Mise en service"

Dans FieldCare, DeviceCare ¹⁾, SmartBlue et sur l'afficheur, l'assistant **Mise en service** est disponible pour quider l'utilisateur à travers les étapes de mise en service initiale.

- 1. Connecter l'appareil à l'outil de configuration.
- 2. Ouvrir l'appareil dans l'outil de configuration.
 - Le tableau de bord (page d'accueil) de l'appareil s'affiche :
- 3. Ouvrir l'assistant : menu **Guide utilisateur** → assistant **Mise en service**
- 4. Entrer la valeur appropriée pour chaque paramètre ou sélectionner l'option adaptée. Ces valeurs sont copiées directement dans l'appareil.
- 5. Cliquer sur "Next" (Suivant) pour passer à la page suivante.
- 6. Une fois que toutes les pages ont été complétées, cliquer sur "End" (Fermer) : l'assistant **Mise en service** est fermé.
- Si l'assistant **Mise en service** est annulé avant que tous les paramètres nécessaires aient été configurés, l'appareil peut se trouver dans un état indéfini. Dans ce cas, il est conseillé de rétablir les réglages usine.

9.7.4 Mémorisation des fréquences d'oscillation

Deux fréquences (fourche découverte/recouverte) peuvent être enregistrées dans l'appareil afin de pouvoir comparer ultérieurement la fréquence d'oscillation actuelle à l'état au moment de la mise en service.

Les fréquences ne peuvent être mémorisées que dans l'état de fourchette correspondant. Par exemple, si la fourchette est recouverte, il n'est possible d'enregistrer la fréquence que lorsque la fourchette est recouverte (paramètre **Fréquence recouvert enregistré**).

La valeur est enregistrée via l'assistant Mise en service ou via

Navigation : Application → Capteur → Fréquence enregistrée

9.8 Simulation


Dans le sous-menu **Simulation**, l'utilisateur peut simuler avec les options Etat lames (découvert/recouvert), Fréquence capteur, Sortie courant et Simulation événement diagnostic.

Navigation: Diagnostic \rightarrow Simulation \rightarrow Simulation

¹⁾ DeviceCare peut être téléchargé à l'adresse www.software-products.endress.com. L'utilisateur doit s'enregistrer dans le Portail de Logiciels Endress+Hauser pour télécharger le produit.

9.9 Protection des paramètres contre un accès non autorisé

9.9.1 Verrouillage ou déverrouillage du hardware



■ 25 Fonctions des commutateurs DIP sur l'électronique

- 1 Commutateur DIP pour la fonction de sécurité, définie par software (SW, valeur par défaut=MAX) ou réglée en permanence sur MIN
- 2 Commutateur DIP pour le verrouillage et le déverrouillage de l'appareil (hardware)

Le commutateur DIP (2) sur l'électronique est utilisé pour verrouiller ou déverrouiller la configuration.

- i
- Si la configuration est verrouillée via le commutateur DIP, la configuration ne peut à nouveau être déverrouillée que par le biais du commutateur DIP.
- Si la configuration est verrouillée via le menu de configuration, la configuration ne peut à nouveau être déverrouillée que par le biais du menu de configuration.
- Si la configuration est verrouillée via le commutateur DIP, l'icône de verrouillage apparaît sur l'afficheur local.

9.9.2 Verrouillage ou déverrouillage de la configuration d'affichage

Pour verrouiller ou déverrouiller la configuration d'affichage :

- 1. Appuyer sur la touche E pendant au moins 2 s.
 - Une boîte de dialoque apparaît.
- 2. Verrouiller ou déverrouiller la configuration d'affichage.

La configuration de l'affichage se verrouille automatiquement (excepté dans l'assistant SIL) :

- Après 1 minute sur la page principale si aucune touche n'a été actionnée
- Après 10 minutes au sein du menu de configuration si aucune touche n'a été actionnée

9.9.3 Configuration des paramètres – verrouillage ou activation

Si la configuration est verrouillée au moyen du commutateur DIP, la configuration ne peut à nouveau être déverrouillée qu'au moyen du commutateur DIP.

Software – via mot de passe dans FieldCare, DeviceCare, app SmartBlue $\dot{\,}$

État à la livraison:

Le rôle utilisateur est réglé sur **Maintenance** lorsque l'appareil est livré au client.

Configuration des paramètres (rôle utilisateur Maintenance) :

L'appareil peut être entièrement configuré avec le rôle utilisateur **Maintenance**.

Verrouillage de l'accès :

Après la configuration avec le rôle utilisateur **Maintenance**, l'accès peut être verrouillé en attribuant un mot de passe. Le verrouillage change le rôle utilisateur **Maintenance** en rôle utilisateur **Opérateur**.

Configuration des paramètres (rôle utilisateur Opérateur) :

La configuration des paramètres de l'appareil est verrouillée dans le rôle utilisateur **Opérateur**.

Déverrouillage de l'accès :

L'accès à la configuration des paramètres peut être déverrouillé en entrant le mot de passe. Le rôle utilisateur repasse à **Maintenance**.

Navigation pour l'attribution du mot de passe et le changement de rôle utilisateur : Système \rightarrow Gestion utilisateur

Supprimer mot de passe:

Si nécessaire, le mot de passe peut être supprimé dans **Gestion utilisateur**.

Navigation : Système \rightarrow Gestion utilisateur \rightarrow Supprimer mot de passe \rightarrow Démarrer

10 Configuration

10.1 Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil

Affichage de la protection active en écriture dans le paramètre **État verrouillage**

■ Afficheur local 🗐 :

Le symbole 🗈 apparaît sur la page principale

■ Outil de configuration (FieldCare/DeviceCare) \square : Navigation : Système \rightarrow Gestion appareil \rightarrow État verrouillage

10.2 Lecture des valeurs mesurées

Toutes les valeurs mesurées peuvent être lues à l'aide du sous-menu Valeur mesurée.

Navigation : menu **Application** \rightarrow sous-menu **Valeurs mesurées**

10.3 Adaptation de l'appareil aux conditions du process

Les menus suivants sont disponibles à cette fin :

- Réglages de base dans le menu Guide utilisateur
- Réglages avancés dans :
 - Menu Diagnostic
 - Menu **Application**
 - Menu Système

10.3.1 Détection de niveau

Fonctionnement en tant que détecteur de niveau dans le mode 8/16 mA.

Sortie du seuil:

- 8 mA (mode demande : MIN découvert ou MAX recouvert)
- 16 mA (état OK : MIN recouvert ou MAX découvert)
- 1. Navigation : Application → Capteur → Réglage cellule
- 2. Régler le Mode de fonctionnement sur Détection de niveau.

- 3. Régler la Fonction de sécurité sur MIN (prévention contre la marche à sec) ou sur MAX (sécurité antidébordement), selon l'application.
- 4. Régler le paramètre **Réglage densité** selon l'application (> 0.4 g/cm^3 , > 0.5 g/cm^3 , > 0.7 g/cm^3).
- 5. Le cas échéant : régler le paramètre **Temporisation découvert à couvert** et le paramètre **Temporisation couvert à découvert**.

10.3.2 Fréquence capteur

Fonctionnement continu en mode 4 ... 20 mA. Courant de boucle proportionnel à la fréquence d'oscillation de la fourche.

- 1. Navigation : Application → Capteur → Réglage cellule
- 2. Régler le paramètre **Mode de fonctionnement** sur l'option **Fréquence capteur**.
- 3. Régler le paramètre **Réglage densité** selon l'application (> 0.4 g/cm^3 , > 0.5 g/cm^3 , > 0.7 g/cm^3).
 - Ceci est utilisé pour s'assurer que le paramètre **Etat lames** (recouvert/découvert) continue d'être affiché correctement.
- 4. Navigation : Guide utilisateur \rightarrow Mise en service
- 5. Régler le paramètre **Sortie plage inférieure** à une fréquence qui doit correspondre à un courant de sortie de 4 mA.
- 6. Régler le paramètre **Sortie valeur limite supérieure** à une fréquence qui doit correspondre à un courant de sortie de 20 mA.

10.4 Heartbeat Technology (en option)

10.4.1 Heartbeat Verification

Le module "Heartbeat Verification" contient l'assistant **Heartbeat Verification**, qui vérifie l'état actuel de l'instrument et crée le rapport de vérification Heartbeat Technology :

- L'assistant peut être utilisé via les outils de configuration (app SmartBlue, DTM, afficheur ²⁾).
- L'assistant guide l'utilisateur tout au long du processus de création du rapport de vérification.
- Le compteur d'heures de fonctionnement, l'indicateur de température minimale/ maximale et l'indicateur de fréquence minimale/maximale sont affichés.
- Si la fréquence d'oscillation de la fourche augmente, un avertissement de corrosion apparaît.
- L'état à la livraison de la fréquence d'oscillation dans l'air est indiqué sur le rapport de vérification. Une fréquence d'oscillation élevée est un indicateur de corrosion. Une fréquence d'oscillation plus basse indique la présence de dépôts ou un capteur recouvert par le produit. Les écarts de la fréquence d'oscillation par rapport à la fréquence d'oscillation à l'état de livraison peuvent être causés par la température et la pression du process.

10.4.2 Heartbeat Verification/Monitoring

- Le sous-menu **Heartbeat** est uniquement disponible en cas de configuration via FieldCare, DeviceCare ou l'app SmartBlue. Il contient les assistants qui sont fournis avec les packs application Heartbeat Verification et Heartbeat Monitoring.
- Documentation sur la fonctionnalité Heartbeat Technology : site web Endress+Hauser : www.endress.com → Télécharger.

²⁾ L'assistant peut être démarré sur l'afficheur mais il ne montre que le résultat de l'option **Réussi** ou l'option **Échec**.

10.5 Test de fonctionnement périodique pour les appareils SIL/WHG (en option) 3)

Le module "Test de fonctionnement périodique" contient l'assistant **Proof test**, qui doit être exécuté à des intervalles appropriés dans les applications suivantes : SIL (IEC61508), WHG (loi allemande sur les ressources en eau) :

- L'assistant peut être utilisé via les outils de configuration (app SmartBlue, DTM).
- L'assistant guide l'utilisateur tout au long du processus de création du rapport de vérification.
- Le rapport de vérification peut être enregistré en tant que de fichier PDF.

11 Diagnostic et suppression de défauts

11.1 Suppression générale des défauts

11.1.1 Erreurs générales

L'appareil ne réagit pas

- Cause possible : la tension d'alimentation ne correspond pas aux indications sur la plaque signalétique
 - Mesure corrective: appliquer la tension d'alimentation correcte
- Cause possible : la polarité de la tension d'alimentation est erronée
 Mesure corrective : inverser la polarité de la tension d'alimentation
- Cause possible : les câbles de raccordement ne sont pas en contact avec les bornes
 Mesure corrective : vérifier le contact électrique entre les câbles et corriger, si nécessaire
- Cause possible : résistance de charge trop grande
 Mesure corrective : augmenter la tension d'alimentation pour atteindre la tension minimum aux bornes

Aucune valeur visible sur l'affichage

- Cause possible : l'affichage graphique est réglé trop clair ou trop sombre Mesure corrective : augmenter ou diminuer le contraste avec le paramètre Affichage contraste
 - Navigation : Système → Affichage → Affichage contraste
- Cause possible : le connecteur du câble de l'afficheur n'est pas correctement enfiché Mesure corrective : enficher correctement le connecteur
- Cause possible : l'afficheur est défectueux
 Mesure corrective : remplacer l'afficheur

Pas de rétroéclairage sur l'affichage graphique

Cause possible: l'alimentation disponible est insuffisante Mesure corrective: augmenter la tension d'alimentation

"Erreur de communication" s'affiche lors du démarrage de l'appareil ou lors du raccordement de l'afficheur

- Cause possible : influence d'interférences électromagnétiques
 Mesure corrective : vérifier la mise à la terre de l'appareil
- Cause possible : connexion de câble ou connecteur d'afficheur défectueux
 Mesure corrective : remplacer l'afficheur

³⁾ Uniquement disponible pour les appareils avec agrément SIL ou WHG

La communication HART ne fonctionne pas

ullet Cause possible : résistance de communication manquante ou mal installée Mesure corrective : installer la résistance de communication (250 Ω) correctement

 Cause possible : le modem HART n'est pas correctement raccordé Mesure corrective : raccorder le modem HART correctement

Communication via l'interface CDI ne fonctionne pas

Cause possible : mauvais réglage du port COM sur l'ordinateur

Mesure corrective : vérifier le réglage du port COM sur l'ordinateur et corriger si nécessaire

L'appareil délivre des mesures incorrectes

Cause possible : erreur de paramétrage

Mesure corrective : vérifier et corriger le paramétrage

Pas de communication avec l'appareil via SmartBlue

- Cause possible : pas de connexion Bluetooth disponible
 Mesure corrective : activer la fonction Bluetooth sur le smartphone, la tablette et l'appareil
- Cause possible : l'appareil est déjà connecté à un autre smartphone/une autre tablette
 Mesure corrective : déconnecter l'appareil de l'autre smartphone/tablette
- Conditions ambiantes (p. ex. parois/cuves) perturbant la connexion Bluetooth Mesure corrective: établir une connexion visuelle directe
- L'afficheur ne dispose pas de Bluetooth

La connexion via SmartBlue n'est pas possible

- Cause possible : l'appareil est mis en service pour la première fois Mesure corrective : entrer le nom d'utilisateur ("admin") et le mot de passe (numéro de série de l'appareil)
- Cause possible: l'alimentation disponible est insuffisante.
 Mesure corrective: augmenter la tension d'alimentation.

L'appareil ne peut pas être utilisé via SmartBlue

- Cause possible : mot de passe entré incorrect
- Mesure corrective : entrer le mot de passe correct

 Cause possible : mot de passe oublié
 - Mesure corrective : utiliser la touche de configuration sur l'électronique pour réinitialiser le mot de passe ou
 - contacter le SAV Endress+Hauser (www.addresses.endress.com)
- Cause possible : le rôle utilisateur Opérateur n'a pas d'autorisation Mesure corrective : passer au rôle utilisateur Maintenance

11.1.2 Erreur - Configuration SmartBlue avec Bluetooth®

L'appareil n'est pas visible dans la liste des appareils joignables

- Cause possible: pas de connexion Bluetooth disponible
 Mesure corrective: activer Bluetooth dans l'appareil de terrain via l'afficheur ou l'outil logiciel et/ou dans le smartphone/la tablette
- Cause possible : signal Bluetooth hors de portée
 - Mesure corrective : réduire la distance entre l'appareil de terrain et le smartphone/la tablette
 - La connexion a une portée allant jusqu'à 25 m (82 ft).
 - Rayon d'action avec intervisibilité 10 m (33 ft)
- Cause possible : le géopositionnement n'est pas activé sur les appareils Android ou n'est pas autorisé pour l'app SmartBlue
 - Mesure corrective : activer/autoriser le service de géopositionnement sur l'appareil Android pour l'app SmartBlue

L'appareil apparaît dans la liste des appareils joignables mais il n'est pas possible d'établir une connexion

■ Cause possible : l'appareil est déjà connecté à un autre smartphone/une autre tablette via Bluetooth

Une seule connexion point-à-point est autorisée

Mesure corrective : déconnecter le smartphone/la tablette de l'appareil

 Cause possible : nom d'utilisateur et mot de passe incorrects
 Mesure corrective : le nom d'utilisateur standard est "admin" et le mot de passe est le numéro de série de l'appareil indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil (uniquement si le mot de passe n'a pas été modifié au préalable par l'utilisateur)

En cas d'oubli du mot de passe, utiliser la touche de configuration sur l'électronique pour réinitialiser le mot de passe ou

contacter le SAV Endress+Hauser (www.addresses.endress.com)

La connexion via SmartBlue n'est pas possible

Cause possible : mot de passe entré incorrect

Mesure corrective : entrer le mot de passe correct en respectant la casse

La connexion via SmartBlue n'est pas possible

Cause possible : mot de passe oublié

Mesure corrective : utiliser la touche de configuration sur l'électronique pour réinitialiser le

mot de passe ou

contacter le SAV Endress+Hauser (www.addresses.endress.com)

11.1.3 Tests supplémentaires

Si aucune cause claire de l'erreur ne peut être identifiée ou si la source du problème peut être à la fois l'appareil et l'application, les tests supplémentaires suivants peuvent être effectués :

- 1. Réinitialiser l'appareil aux réglages usine.
- 2. Vérifier le seuil numérique ou la fréquence du capteur (affichage, HART, ..).
- 3. Vérifier que l'appareil concerné fonctionne correctement. Si la valeur numérique ne correspond pas au seuil ou à la fréquence de capteur prévu(e), remplacer l'appareil.
- 4. Activer la simulation et contrôler la sortie courant. Remplacer l'électronique principale si la sortie courant ne correspond pas à la valeur simulée.

11.1.4 Comportement de la sortie courant en cas de défaut

Le comportement de la sortie courant en cas de défauts est défini par le paramètre **Comportement défaut sortie courant**.

Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Description	Sélection / Entrée
Comportement défaut sortie courant	Définit le courant que la sortie prend en charge en cas d'erreur. Min : < 3,6 mA Max : >21,5 mA	■ Min. ■ Max.
Courant de défaut	Réglez la valeur de sortie courant pour l'état d'alarme.	21,5 23 mA

11.2 Informations de diagnostic sur l'afficheur local

11.2.1 Message de diagnostic

Affichage de la valeur mesurée et message de diagnostic en cas de défaut

Les défauts détectés par le système d'autosurveillance de l'appareil sont affichés sous forme de message de diagnostic en alternance avec l'unité.



A004310

- 1 Signal d'état
- 2 Symbole d'état avec événement de diagnostic
- 3 Texte d'événement

Signaux d'état

F

Option "Défaut (F)"

Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valable.

C

Option "Test fonction (C)"

L'appareil est en mode maintenance (p. ex. pendant une simulation).

S

Option "En dehors de la spécification (S)"

L'appareil fonctionne :

- En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. pendant le démarrage ou un nettoyage)
- En dehors de la configuration effectuée par l'utilisateur (p. ex. fréquence capteur en dehors de l'étendue de mesure configurée)


Μ

Option "Maintenance nécessaire (M)"

Maintenance requise. La valeur mesurée reste valable.

Événement de diagnostic et texte d'événement

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'événement de diagnostic. Le texte d'événement y contribue en fournissant une indication quant au défaut. En outre, le symbole d'état correspondant est affiché devant l'événement de diagnostic.



1 Signal d'état

- 2 Texte d'événement
- 3 Symbole d'état
- 4 Événement de diagnostic
- 5 Signal d'état
- 6 Numéro de l'événement

Si deux ou plusieurs événements de diagnostic se produisent simultanément, seul le message de diagnostic ayant la priorité la plus élevée est affiché.

Paramètre "Diagnostic actif"

Touche **±**

Ouvre le message relatif aux mesures correctives.

Touche ⊡

Confirmer les avertissements.

Touche **■**

Retour au menu de configuration.

11.3 Événement de diagnostic dans l'outil de configuration

En présence d'un événement de diagnostic dans l'appareil, le signal d'état apparaît en haut à gauche dans la zone d'état de l'outil de configuration, conjointement avec l'icône associée, qui indique le niveau d'événement selon NAMUR NE 10 7 :

- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)

Cliquer sur le signal d'état pour voir le signal d'état détaillé.

Les événements de diagnostic et les mesures correctives peuvent être imprimés via le sousmenu **Liste de diagnostic**.

11.4 Adaptation des informations de diagnostic

Le niveau de l'événement peut être configuré :

Navigation : Diagnostic → Réglages diagnostique → Configuration

11.5 Messages de diagnostic en attente

L'affichage alterne entre les messages de diagnostic en file d'attente et la valeur mesurée.

Les messages de diagnostic qui sont actuellement en file d'attente peuvent également être affichés dans le paramètre **Diagnostic actif**.

Navigation : Diagnostic → Diagnostic actif

11.6 Liste de diagnostic

Tous les messages de diagnostic qui sont actuellement en file d'attente peuvent être affichés dans le sous-menu ${\bf Liste}$ de diagnostic.

Navigation : Diagnostic → Liste de diagnostic

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
Diagnostic du	capteur			
004	Capteur défectueux	Redémarrer l'appareil Remplacer l'électronique Remplacer l'appareil	F	Alarm
007	Capteur défectueux	Vérifier fourche Remplacer le capteur	F	Alarm
042	Capteur corrodé	Vérifier fourche Remplacer le capteur	F	Alarm
049	Capteur corrodé	Vérifier fourche Remplacer le capteur	М	Warning ¹⁾
061	Electronique sensor défectueuse	Remplacer électronique principale	F	Alarm
062	Connexion capteur défectueuse	Vérifiez la connexion entre le câble principal et le capteur Remplacer l'électronique	F	Alarm
081	Initialisation cellule défectueuse	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	F	Alarm
Diagnostic de	l'électronique			
201	Electronique défectueuse	Rédémarrer le capteur Remplacer l'électronique	F	Alarm
203	Défaut du dispositif HART	Vérifiez le diagnostic spécifique à l'appareil.	S	Warning
204	Electronique HART défectueuse	Vérifiez le diagnostic spécifique à l'appareil.	F	Alarm
242	Firmware incompatible	1. Contrôler Software	F	Alarm
252	Module incompatible	Vérifier si le correct module électronique est branché Remplacer le module électronique	F	Alarm
263	Electronique incompatible	Vérifier type de module d'électronique	F	Alarm
270	Electronique principale en panne	Remplacer électronique principale	F	Alarm
272	Electronique principale défectueuse	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	F	Alarm
273	Electronique principale en panne	Remplacer électronique principale	F	Alarm
282	Stockage données incohérent	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	F	Alarm
283	Contenu mémoire inconsistant	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	F	Alarm

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
287	Contenu mémoire inconsistant	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	М	Warning
388	Electronique et HistoROM HS.	Redémarrer le capteur Remplacer l'électronique et l'HistoROM Contacter le SAV	F	Alarm
Diagnostic de	la configuration			
410	Echec transfert de données	Vérifier liaison Réessayer le transfert de données	F	Alarm
412	Traitement du téléchargement	Download en cours, veuillez patienter	С	Warning
420	Configuration dispositif HART verrouillé	Vérifiez la configuration du verrouillage du dispositif.	S	Warning
421	Courant de boucle HART fixé	Vérifier mode Multi-drop ou simulation courant	S	Warning
431	Réglage requis	Carry out trim	С	Warning
437	Configuration incompatible	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	F	Alarm
438	Set données différent	 Contrôler fichier données Contrôler configuration Up/download de la nvelle config 	М	Warning
441	Sortie courant hors plage	Vérifier process Vérifier réglages sortie courant	S	Warning
484	Simulation mode défaut actif	Désactiver simulation	С	Alarm
485	Simulation variable process active	Désactiver simulation	С	Warning
491	Simulation sortie courant actif	Désactiver simulation	С	Warning
495	Simulation diagnostique évènement actif	Désactiver simulation	S	Warning
538	Configuration Sensor Unit invalide	Vérifier la configuration du capteur Vérifier la configuration de l'appareil	M	Warning
Diagnostic du	process			
801	Tension d'alimentation trop faible	Tension d'alimentation trop faible, augmenter tension d'alimentation	F	Alarm
802	Tension d'alimentation trop élevée	Diminuer la tension d'alimentation	S	Warning
805	Courant de boucle	Vérifier le câblage Remplacer l'électronique	F	Alarm
806	Diagnostique Loop	Vérifier tension d'alimentation Vérifier câblage et bornes	М	Warning 1)
807	Pas de Baseline à 20mA tension basse	Tension d'alimentation trop faible, augmenter tension d'alimentation	М	Warning

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
825	Température électronique	Vérifier température ambiante Vérifier température process	S	Warning 1)
826	Capteur température hors gamme	Vérifier température ambiante Vérifier température process	S	Warning 1)
842	Valeur limite process	Vérifier la densité du process Vérifier la fourche	F	Alarm
846	Variable HART Non Primaire hors limites	Vérifiez le diagnostic spécifique à l'appareil.	S	Warning
847	Variable primaire HART hors limites	Vérifiez le diagnostic spécifique à l'appareil.	S	Warning
848	Alerte variable HART	Vérifiez le diagnostic spécifique à l'appareil.	S	Warning
900	Alarme process fréquence trop basse	Vérifier conditions process	М	Warning ¹⁾
901	Alarme process fréquence trop haute	Vérifier conditions process	М	Warning ¹⁾

Le comportement de diagnostic peut être modifié.

11.7 Journal d'événements

11.7.1 Historique des événements

Le sous-menu **Liste événements** fournit une vue d'ensemble chronologique des messages d'événement qui se sont produits $^{4)}$.

Navigation : Diagnostic \rightarrow Journal d'événements

Un maximum de 100 messages d'événement est affiché dans l'ordre chronologique.

L'historique des événements comprend des entrées relatives à des :

- Événements de diagnostic
- Événements d'information

Outre le temps de fonctionnement au moment de l'apparition de l'événement, chaque événement est également associé à un symbole qui indique si l'événement s'est produit ou est terminé :

- Événement de diagnostic
 - 🕣 : Apparition de l'événement
 - 🕒 : Fin de l'événement
- Événement d'information
 - € : Apparition de l'événement

11.7.2 Filtrage du journal des événements

Des filtres peuvent être utilisés pour déterminer quelle catégorie de messages d'événements est affichée dans le sous-menu **Liste événements**.

Navigation : Diagnostic → Journal d'événements

⁴⁾ En cas de configuration via FieldCare, la liste d'événements peut être affichée dans la fonction "Liste d'événements/HistoROM" de FieldCare.

Catégories de filtrage

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
 Maintenance nécessaire (M)
- Information

11.7.3 Aperçu des événements d'information

11000 (Appareil ok) 11089 Démarrage appareil 11090 RAZ configuration 11091 Configuration modifiée 111074 Vérification appareil active 11110 Interrupteur protection écriture changé 111104 Diagnostique Loop 111284 Réglage DIP MIN vers HW actif 111285 Réglage DIP SW actif 11151 Reset historiques 11154 Reset tension bornes Min/Max 11155 Réinitialisation température électron. 11157 Liste événements erreur mémoire 11256 Afficheur: droits d'accès modifié 11264 Séquence de sécurité interrompuel 11335 Firmware changé 11397 Fieldbus: droits d'accès modifié 11440 Module electronique principal changé 11441 Vérification appareil réusi 11442 Vérification appareil réusi 11443 Échec vérification appareil 11444 Vérification appareil réusi 11512 download démarré 11513 Download fini	Evénement d'information	Texte d'événement
III IIII III III III III III IIII III III III III III III III III III II	I1000	(Appareil ok)
Configuration modifiée	I1089	Démarrage appareil
111074 Vérification appareil active 11110 Interrupteur protection écriture changé 111104 Diagnostique Loop 111284 Réglage DIP MIN vers HW actif 111285 Réglage DIP SW actif 11151 Reset historiques 11154 Reset tension bornes Min/Max 11155 Réinitialisation température électron. 11157 Liste événements erreur mémoire 11266 Afficheur: droits d'accès modifié 11264 Séquence de sécurité interrompuel 11335 Firmware changé 11397 Fieldbus: droits d'accès modifié 11440 Module électronique principal changé 11444 Vérification appareil réussi 11445 Échec vérification appareil 11461 Échec: vérification capteur 11512 download démarré 11513 Download fini 11514 Upload démarré 11515 Erreur affectation corrigée 11554 Séquence sécurité démarré 11555 Séquence sécurité demarré 11556 Sécurité mode off	I1090	RAZ configuration
I1110 Interrupteur protection écriture changé I11104 Diagnostique Loop I11284 Réglage DIP MIN vers HW actif I11285 Réglage DIP SW actif I1151 Reset historiques I1154 Reset tension bornes Min/Max I1155 Réinitialisation température électron. I1157 Liste événements erreur mémoire I1266 Afficheur: droits d'accès modifié I1264 Séquence de sécurité interrompue! I1335 Firmware changé I1397 Fieldbus: droits d'accès modifié I1398 CDI: droits d'accès modifié I1440 Module électronique principal changé I1444 Vérification apparell réussi I1445 Échec vérification apparell I1461 Échec: vérification capteur I1512 download démarré I1513 Download fini I1514 Upload démarré I1515 Upload fini I1551 Erreur affectation corrigée Echec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1091	Configuration modifiée
I11104 Diagnostique Loop I11284 Réglage DIP MIN vers HW actif I11285 Réglage DIP SW actif I1151 Reset historiques I1154 Reset tension bornes Min/Max I1155 Réinitialisation température électron. I1157 Liste événements erreur mémoire I1256 Afficheur: droits d'accès modifié I1264 Séquence de sécurité interrompue! I1335 Firmware changé I1397 Fieldbus: droits d'accès modifié I1440 Module électronique principal changé I1444 Vérification apparell réussi I1445 Échec vérification apparell I1512 download démarré I1513 Download dini I1514 Upload démarré I1515 Upload fini I1551 Erreur affectation corrigée I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I11074	Vérification appareil active
Réglage DIP MIN vers HW actif 111285 Réglage DIP SW actif 11151 Reset historiques 11154 Reset tension bornes Min/Max 11155 Réinitialisation température électron. 11157 Liste événements erreur mémoire 11256 Afficheur: droits d'accès modifié 11264 Séquence de sécurité interrompue! 11335 Firmware changé 11397 Fieldbus: droits d'accès modifié 11440 Module électronique principal changé 11444 Vérification appareil réussi 11445 Échec vérification appareil 11512 download démarré 11513 Download fini 11514 Upload démarré 11515 Upload fini 11551 Erreur affectation corrigée 11552 Échec: vérif. électronique principal 11554 Séquence sécurité démarré 11555 Séquence sécurité démarré 11555 Séquence sécurité démarré	I1110	Interrupteur protection écriture changé
Réglage DIP SW actif Reset historiques Reset tension bornes Min/Max Reset tension bornes Min/Max Reset tension bornes Min/Max Listé vénements erreur mémoire Listé vénements erreur mémoire Afficheur: droits d'accès modifié CDI: droits d'accès modifié CDI: droits d'accès modifié Afficheur: d'accès modifié Afficheur: droits d'accès modifié Afficheur: d'accès modifié Accès modifié Afficheur: d'accès modifié Afficheur: d'accès modifié Adacès modifié Afficheur: d'accès modifié Adacès modifié	I11104	Diagnostique Loop
III51 Reset historiques III54 Reset tension bornes Min/Max III55 Réinitialisation température électron. III57 Liste événements erreur mémoire II256 Afficheur: droits d'accès modifié II264 Séquence de sécurité interrompue! II335 Firmware changé II397 Fieldbus: droits d'accès modifié II298 CDI: droits d'accès modifié II440 Module électronique principal changé II444 Vérification appareil réussi II445 Échec vérification appareil II461 Échec: vérification capteur II512 download démarré II513 Download fini II514 Upload démarré II515 Upload fini II551 Erreur affectation corrigée II552 Échec: vérif. électronique principal II554 Séquence sécurité démarré II555 Séquence sécurité confirmé II556 Sécurité mode off	I11284	Réglage DIP MIN vers HW actif
Il 154 Reset tension bornes Min/Max Il 155 Réinitialisation température électron. Il 157 Liste événements erreur mémoire Il 256 Afficheur: droits d'accès modifié Il 264 Séquence de sécurité interrompue! Il 335 Firmware changé Il 397 Fieldbus: droits d'accès modifié Il 398 CDI: droits d'accès modifié Il 440 Module électronique principal changé Il 444 Vérification appareil réussi Il 445 Échec vérification appareil Il 461 Échec: vérification capteur Il 512 download démarré Il 513 Download fini Il 514 Upload démarré Il 515 Upload fini Il 551 Erreur affectation corrigée Il 552 Échec: vérif. électronique principal Il 554 Séquence sécurité démarré Il 555 Séquence sécurité confirmé Il 556 Sécurité mode off	I11285	Réglage DIP SW actif
Réinitialisation température électron. I1157 Liste événements erreur mémoire I1256 Afficheur: droits d'accès modifié I1264 Séquence de sécurité interrompue! I1335 Firmware changé I1397 Fieldbus: droits d'accès modifié I1440 Module électronique principal changé I1444 Vérification appareil réussi I1445 Échec vérification appareil I1512 download démarré I1513 Download dini I1514 Upload démarré I1515 Upload fini I1551 Erreur affectation corrigée I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1151	Reset historiques
I1157 Liste événements erreur mémoire I1256 Afficheur: droits d'accès modifié I1264 Séquence de sécurité interrompue! I1335 Firmware changé I1397 Fieldbus: droits d'accès modifié I1398 CDI: droits d'accès modifié I1440 Module électronique principal changé I1444 Vérification appareil réussi I1445 Échec vérification appareil I1461 Échec: vérification capteur I1512 download démarré I1513 Download fini I1514 Upload démarré I1515 Upload fini I1551 Erreur affectation corrigée I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1154	Reset tension bornes Min/Max
Afficheur: droits d'accès modifié 11264 Séquence de sécurité interrompue! 11335 Firmware changé 11397 Fieldbus: droits d'accès modifié 11398 CDI: droits d'accès modifié 11440 Module électronique principal changé 11444 Vérification appareil réussi 11445 Échec vérification appareil 11461 Échec: vérification capteur 11512 download démarré 11513 Download fini 11514 Upload démarré 11515 Upload fini 11551 Erreur affectation corrigée 11552 Échec: vérif. électronique principal 11554 Séquence sécurité démarré 11555 Séquence sécurité confirmé 11556 Sécurité mode off	I1155	Réinitialisation température électron.
Séquence de sécurité interrompue!	I1157	Liste événements erreur mémoire
Firmware changé Fieldbus: droits d'accès modifié CDI: droits d'accès mod	I1256	Afficheur: droits d'accès modifié
Fieldbus: droits d'accès modifié I1398 CDI: droits d'accès modifié I1440 Module électronique principal changé I1444 Vérification appareil réussi I1445 Échec vérification appareil I1461 Échec: vérification capteur I1512 download démarré I1513 Download fini I1514 Upload démarré I1515 Upload fini I1551 Erreur affectation corrigée I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1264	Séquence de sécurité interrompue!
I1398 CDI: droits d'accès modifié I1440 Module électronique principal changé I1444 Vérification appareil réussi I1445 Échec vérification appareil I1461 Échec: vérification capteur I1512 download démarré I1513 Download fini I1514 Upload démarré I1515 Upload fini I1551 Erreur affectation corrigée I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1335	Firmware changé
Module électronique principal changé	I1397	Fieldbus: droits d'accès modifié
I1444 Vérification appareil réussi I1445 Échec vérification appareil I1461 Échec: vérification capteur I1512 download démarré I1513 Download fini I1514 Upload démarré I1515 Upload fini I1551 Erreur affectation corrigée I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1398	CDI: droits d'accès modifié
Échec vérification appareil Echec: vérification capteur Echec: vérification capteur I1512 download démarré I1513 Download fini I1514 Upload démarré I1515 Upload fini I1551 Erreur affectation corrigée I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1440	Module électronique principal changé
I1461 Échec: vérification capteur I1512 download démarré I1513 Download fini I1514 Upload démarré I1515 Upload fini I1551 Erreur affectation corrigée I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1444	Vérification appareil réussi
I1512 download démarré I1513 Download fini I1514 Upload démarré I1515 Upload fini I1551 Erreur affectation corrigée I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1445	Échec vérification appareil
I1513 Download fini I1514 Upload démarré I1515 Upload fini I1551 Erreur affectation corrigée I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1461	Échec: vérification capteur
I1514 Upload démarré I1515 Upload fini I1551 Erreur affectation corrigée I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1512	download démarré
I1515 Upload fini I1551 Erreur affectation corrigée I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1513	Download fini
I1551 Erreur affectation corrigée I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1514	Upload démarré
I1552 Échec: vérif. électronique principal I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1515	Upload fini
I1554 Séquence sécurité démarré I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1551	Erreur affectation corrigée
I1555 Séquence sécurité confirmé I1556 Sécurité mode off	I1552	Échec: vérif. électronique principal
I1556 Sécurité mode off	I1554	Séquence sécurité démarré
	I1555	Séquence sécurité confirmé
I1956 Réinitialiser	I1556	Sécurité mode off
ACHINGOISCI	I1956	Réinitialiser

11.8 Réinitialisation de l'appareil


11.8.1 Réinitialisation de l'appareil via le logiciel de configuration ou l'afficheur

L'appareil peut être réinitialisé à l'aide du sous-menu **Information**.

Navigation : Système → Gestion appareil → Reset appareil

Pour les détails, voir la documentation "Description des paramètres de l'appareil".

11.8.2 Réinitialisation de l'appareil via les touches de configuration situées sur l'électronique



■ 26 Touches de configuration sur l'électronique

1+2 Touches de configuration pour la réinitialisation de l'appareil (état à la livraison)

Réinitialisation de l'appareil (configuration de commande)

- ▶ Appuyer simultanément sur les deux touches de configuration pendant au moins 12 s.
 - └ L'appareil a été réinitialisé (état à la livraison).

11.9 Informations sur l'appareil

Toutes les informations sur l'appareil sont contenues dans le sous-menu **Information**.

Navigation : Système → Information

Pour les détails, voir la documentation "Description des paramètres de l'appareil".

11.10 Historique du firmware

La version de firmware peut être commandée explicitement via la structure du produit. Ceci permet de s'assurer que la version de firmware est compatible avec le système actuel ou prévu.

11.10.1 Version 01.00.zz

Software d'origine

12 Maintenance

En principe, l'appareil ne requiert pas de maintenance spécifique.

12.1 Opérations de maintenance

12.1.1 Nettoyage

Il est interdit d'utiliser l'appareil avec des produits abrasifs. L'abrasion du matériau sur la fourche vibrante peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

- Nettoyer la fourche vibrante si nécessaire
- Le nettoyage est également possible à l'état monté, p. ex. NEP Nettoyage en place et SEP Stérilisation en place

13 Réparation

13.1 Généralités

13.1.1 Concept de réparation

Concept de réparation Endress+Hauser

- Les appareils sont de construction modulaire
- Les clients peuvent effectuer des réparations
- Pour plus de renseignements sur le SAV et les pièces de rechange, contacter Endress +Hauser.

13.1.2 Réparation des appareils certifiés Ex

AVERTISSEMENT

Une réparation incorrecte peut affecter la sécurité électrique!

Risque d'explosion!

- ► Seul un personnel spécialisé ou l'équipe du SAV Endress+Hauser est autorisé à effectuer des réparations sur les appareils certifiés Ex.
- ▶ Il faut obligatoirement respecter les normes et les directives nationales en vigueur concernant les zones explosibles, ainsi que les Conseils de sécurité et les certificats.
- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Endress+Hauser.
- ► Noter la désignation de l'appareil sur la plaque signalétique. Les pièces ne doivent être remplacées que par des pièces identiques.
- ► Les réparations doivent être effectuées conformément aux instructions.
- ► Seule l'équipe de SAV Endress+Hauser est autorisée à modifier un appareil certifié et à le transformer en une autre version certifiée.
- ► Toutes les réparations et modifications doivent être documentées.

13.2 Pièces de rechange

- Certains composants d'appareil remplaçables sont identifiés par une plaque signalétique de pièce de rechange. Celle-ci contient des informations sur la pièce de rechange.
- Toutes les pièces de rechange pour l'appareil de mesure avec la référence de commande sont listées dans le *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) et peuvent être commandées. Si elles sont disponibles, les utilisateurs peuvent également télécharger les instructions de montage associées.
- Numéro de série de l'appareil ou QR code : Situé sur l'appareil et la plaque signalétique de pièce de rechange.

13.3 Remplacement

ATTENTION

Un upload/download de données est interdit si l'appareil est utilisé pour des applications de sécurité.

Après remplacement d'un appareil complet ou d'un module électronique, les paramètres peuvent de nouveau être téléchargés dans l'appareil via l'interface de communication. Pour cela, les données doivent être téléchargées au préalable sur un ordinateur au moyen du logiciel "FieldCare/DeviceCare".

13.3.1 HistoROM

Un nouvel étalonnage de l'appareil n'est pas nécessaire après le remplacement de l'afficheur ou de l'électronique du transmetteur.

😭 La pièce de rechange est fournie sans HistoROM.

Après démontage de l'électronique du transmetteur, retirer l'HistoROM et l'insérer dans la pièce de rechange neuve.

13.4 Retour de matériel

L'appareil doit être retourné en cas d'erreur de commande ou de livraison. En tant qu'entreprise certifiée ISO et conformément aux directives légales, Endress+Hauser est tenu de suivre des procédures définies en ce qui concerne les appareils retournés ayant été en contact avec le produit. Pour garantir un retour rapide, sûr et professionnel des appareils : prière de lire les procédures et conditions de retour sur le site web Endress+Hauser http://www.endress.com/support/return-material

13.5 Mise au rebut



Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner à Endress+Hauser en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.


14 Accessoires

14.1 Device Viewer

Toutes les pièces de rechange de l'appareil de mesure, ainsi que leur référence de commande, sont répertoriées dans le *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer).

14.2 Capot de protection climatique pour boîtier à double compartiment


Matériau : inox 316LRéférence : 71438303



🛮 27 Capot de protection climatique pour boîtier à double compartiment. Unité de mesure mm (in)

14.3 Capot de protection climatique pour boîtier à simple compartiment, aluminium

Matériau : plastiqueRéférence : 71438291




🗷 28 🛮 Capot de protection climatique pour boîtier à simple compartiment, aluminium. Unité de mesure mm (in)

14.4 Connecteur femelle

Les connecteurs femelles mentionnés sont adaptés pour une utilisation dans la gamme de température $-25 \dots +70 \,^{\circ}\text{C} \ (-13 \dots +158 \,^{\circ}\text{F}).$

Connecteur femelle M12 IP69


- Préconfectionné d'un côté
- Coudé à 90°
- Câble PVC 5 m (16 ft) (orange)
- Écrou fou 316L (1.4435)
- Corps : PVC (orange)Référence : 52024216



■ 29 Connecteur femelle M12 IP69. Unité de mesure mm (in)

Connecteur femelle M12 IP67


- Coudé à 90°
- Câble PVC 5 m (16 ft) (gris)
- Écrou fou Cu Sn/NiCorps : PUR (noir)Référence : 52010285



■ 30 Connecteur femelle M12 IP67. Unité de mesure mm (in)

14.5 Manchons coulissants pour un fonctionnement sans pression

Point de commutation, réglable à l'infini.



 \blacksquare 31 Manchons coulissants pour un fonctionnement sans pression $p_e = 0$ bar (0 psi). Unité de mesure mm (in)

G 1, DIN ISO 228/I

■ Matériau : 1.4435 (AISI 316L)

Poids : 0,21 kg (0,46 lb)Référence : 52003978

• Référence : 52011888, agrément : avec certificat matière EN 10204 - 3.1

NPT 1. ASME B 1.20.1

Matériau : 1.4435 (AISI 316L)

■ Poids: 0,21 kg (0,46 lb) ■ Référence : 52003979

• Référence : 52011889, agrément : avec certificat matière EN 10204 - 3.1

G 11/2, DIN ISO 228/I

■ Matériau : 1.4435 (AISI 316L)

■ Poids: 0.54 kg (1.19 lb) ■ Référence : 52003980

• Référence : 52011890, agrément : avec certificat matière EN 10204 - 3.1

NPT 1½, ASME B 1.20.1

■ Matériau: 1.4435 (AISI 316L)

■ Poids: 0.54 kg (1.19 lb) ■ Référence: 52003981


• Référence : 52011891, agrément : avec certificat matière EN 10204 - 3.1

Des informations et une documentation plus détaillées sont disponibles :

- dans le Configurateur de produit sur le site Internet Endress+Hauser www.endress.com
- dans les agences Endress+Hauser www.addresses.endress.com

14.6 Manchons coulissants haute pression

- Point de commutation, réglable à l'infini
- Utilisation en atmosphère explosible
- Pack de joints en graphite
- Joint en graphite disponible comme pièce de rechange 71078875
- Pour G 1, G 1½: le joint est fourni



Manchons coulissants haute pression. Unité de mesure mm (in)

G 1, DIN ISO 228/I

■ Matériau: 1.4435 (AISI 316L)

■ Poids: 1,13 kg (2,49 lb) ■ Référence : 52003663

• Référence : 52011880, agrément : avec certificat matière EN 10204 - 3.1

G 1, DIN ISO 228/I

■ Matériau : AlloyC22 ■ Poids: 1,13 kg (2,49 lb)

Agrément : avec certificat matière EN 10204 - 3.1

■ Référence : 71118691

NPT 1, ASME B 1.20.1

- Matériau : 1.4435 (AISI 316L)
- Poids: 1,13 kg (2,49 lb)Référence: 52003667
- Référence : 52011881, agrément : avec certificat matière EN 10204 3.1

NPT 1, ASME B 1.20.1

- Matériau : AlloyC22
- Poids: 1,13 kg (2,49 lb)
- Agrément : avec certificat matière EN 10204 3.1
- Référence : 71118694

G 1½. DIN ISO 228/1

- Matériau : 1.4435 (AISI 316L)
- Poids: 1,32 kg (2,91 lb)
- Référence : 52003665
- Référence : 52011882, agrément : avec certificat matière EN 10204 3.1

G 11/2, DIN ISO 228/1

- Matériau : AlloyC22
- Poids: 1,32 kg (2,91 lb)
- Agrément : avec certificat matière EN 10204 3.1
- Référence : 71118693

NPT 1½, ASME B 1.20.1

- Matériau : 1.4435 (AISI 316L)
- Poids: 1,32 kg (2,91 lb)
- Référence : 52003669
- Référence : 52011883, agrément : avec certificat matière EN 10204 3.1

NPT 11/2. ASME B 1.20.1

- Matériau : AlloyC22
- Poids: 1,32 kg (2,91 lb)
- Agrément : avec certificat matière EN 10204 3.1
- Référence : 71118695

Des informations et une documentation plus détaillées sont disponibles :

- dans le Configurateur de produit sur le site Internet Endress+Hauser www.endress.com
- dans les agences Endress+Hauser www.addresses.endress.com

15 Caractéristiques techniques

15.1 Entrée

15.1.1 Grandeur mesurée

Niveau (niveau de seuil), sécurité MAX ou MIN

15.1.2 Gamme de mesure

Selon la position de montage et le tube prolongateur commandé Lonqueur maximale du capteur 6 m (20 ft)

15.2 Sortie

15.2.1 Signal de sortie

SIO (électronique FEL60H)

8/16 mA (SIO) avec protocole de communication numérique superposé HART, 2 fils

Fonctionnement continu (électronique FEL60H)

4 ... 20 mA proportionnel à la fréquence d'oscillation avec protocole de communication numérique superposé HART, 2 fils

Pour la sortie courant continue, l'un des modes de fonctionnement suivants peut être sélectionné :

- 4,0 ... 20,5 mA
- NAMUR NE 43: 3,8 ... 20,5 mA (réglage par défaut)
- Mode US: 3,9 ... 20,8 mA


15.2.2 Signal de défaut

Signal de défaut selon recommandation NAMUR NE 43.

4 ... 20 mA HART:

- Alarme max. : peut être réglée de 21,5 ... 23 mA
- Alarme min. : < 3,6 mA (réglage par défaut)

15.2.3 Charge



■ 33 Charge 4 ... 20 mA HART

- 1 Alimentation 10,5 ... 30 V_{DC} Ex i
- 2 Alimentation 10,5 ... 35 V_{DC} , pour d'autres modes de protection et pour les versions d'appareil non certifiées
- 3 R_{Lmax} résistance de charge maximale
- U Tension d'alimentation

Configuration via terminal portable ou PC avec logiciel de configuration : tenir compte d'une résistance de communication minimum de 250 Ω .

15.2.4 Amortissement

L'amortissement affecte toutes les sorties (signal de sortie, affichage) et est uniquement disponible dans le mode 4 ... 20 mA continu.

L'amortissement n'a pas d'effet sur le mode SIO.

Activation de l'amortissement :

Via l'afficheur local, Bluetooth, le terminal portable ou le PC avec logiciel de configuration, continu de $0\dots 999$ s Réglage par défaut : 1 s

15.2.5 Sortie tout ou rien

Des temporisations à la commutation préréglées peuvent être commandées :

- 0,5 s lorsque la fourche vibrante est couverte et 1,0 s lorsque la fourche vibrante est découverte (réglage par défaut)
- 0,25 s lorsque la fourche vibrante est couverte et 0,25 s lorsque la fourche vibrante est découverte (réglage le plus rapide)
- 1,5 s lorsque la fourche vibrante est couverte et 1,5 s lorsque la fourche vibrante est découverte
- 5,0 s lorsque la fourche vibrante est couverte et 5,0 s lorsque la fourche vibrante est découverte
- L'utilisateur peut également régler les temporisations à la commutation pour le recouvrement et le découvrement de la fourche dans la gamme de 1 ... 60 secondes, indépendamment les unes des autres.

(Configuration via l'afficheur, Bluetooth ou FieldCare, DeviceCare, AMS, PDM)

15.2.6 Données de raccordement Ex

Voir les Conseils de sécurité (XA): toutes les données relatives à la protection antidéflagrante sont fournies dans une documentation Ex séparée et sont disponibles dans la zone de téléchargement sur le site Internet d'Endress+Hauser. La documentation Ex est fournie en standard avec tous les appareils Ex.

15.2.7 Données spécifiques au protocole

HART

■ N° fabricant: 17 (0x11)

• Code de type d'appareil : 0x11C4

Révision appareil: 1Spécification HART : 7

■ DD revision: 1

ullet Fichiers de description d'appareil (DTM, DD) informations et fichiers sous :

www.endress.com

■ www.fieldcommgroup.org ■ Charge HART : min. 250 Ω

Variables d'appareil HART (préréglage en usine)

Les valeurs mesurées suivantes sont affectées par défaut aux variables d'appareil :

Variable d'appareil	Valeur mesurée
Paramètre Variable primaire (PV) (Variable primaire) 1)	Détection de seuil ²⁾
Paramètre Valeur secondaire (SV) (Variable secondaire)	Fréquence capteur ³⁾

Variable d'appareil	Valeur mesurée
Paramètre Variable ternaire (TV) (Troisième variable)	Etat lames ⁴⁾
Paramètre Valeur quaternaire (QV) (Variable quaternaire)	Température capteur

- 1) PV s'applique toujours à la sortie courant.
- La détection de seuil est l'état initial dépendant de l'état de la fourche (découverte/recouverte) et de la fonction de sécurité (MIN/MAX)
- 3) Fréquence capteur est la fréquence d'oscillation de la fourche
- 4) Etat lames est l'état de la fourche (option Fourche couverte/option Fourche découverte)

Choix des variables d'appareil HART

- Détection de niveau
- Fréquence capteur
- Etat lames
- Température capteur
- Courant borne

Le courant bornier est le courant de relecture sur le bornier. Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

■ Tension aux bornes

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Fonctions prises en charge

- Mode Burst
- État de transmetteur supplémentaire
- Verrouillage de l'appareil

15.2.8 Données WirelessHART

■ Tension de démarrage minimale : 10,5 V

■ Courant de démarrage : > 3,6 mA

■ Temps de démarrage : < 8 s

■ Tension de fonctionnement minimale : 10,5 V

Courant Multidrop: 4 mA

15.2.9 Heartbeat Technology

Module Heartbeat Technology

Le pack logiciel comprend 3 modules. Ces trois modules combinent la vérification, l'évaluation et la surveillance de la fonctionnalité de l'appareil et des conditions du process.



- Heartbeat Diagnostics
- Heartbeat Verification
- Heartbeat Monitoring

15.3 Environnement


15.3.1 Gamme de température ambiante

Les valeurs suivantes sont valables jusqu'à une température de process de +90 °C (+194). Aux températures de process supérieures, la température ambiante autorisée est réduite (voir le diagramme).

- Sans afficheur LCD : -40 ... +70 °C (-40 ... +158)
- Avec afficheur LCD: -40 ... +70 °C (-40 ... +158) avec limitations des propriétés optiques, comme la vitesse et le contraste d'affichage
 Peut être utilisé sans limitations: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Disponible en option:

- -50 °C (-58 °F) avec une durée de vie et des performances limitées
- -60 °C (-76 °F) avec une durée de vie et des performances limitées,
 - En dessous de -50 °C (-58 °F) : les appareils peuvent être endommagés durablement



 \blacksquare 34 Température ambiante autorisée T_a au boîtier en fonction de la température de process T_p dans la cuve

La température ambiante suivante s'applique sur l'ensemble de la gamme de température de process pour les appareils dotés d'un réducteur thermique : $+70 \,^{\circ}\text{C} \ (+158 \,^{\circ}\text{F})$

Fonctionnement en extérieur sous un fort ensoleillement :

- Monter l'appareil dans un endroit ombragé
- Éviter la lumière directe du soleil, en particulier dans les régions au climat plus chaud
- Utiliser un capot de protection climatique (peut être commandé en tant qu'accessoire)

Zone explosible

En zone explosible, des restrictions de la température ambiante autorisée sont possibles en fonction des zones et des groupes de gaz. Tenir compte des informations fournies dans la documentation Ex (XA).

15.3.2 Température de stockage

```
-40 \dots +80 \,^{\circ}\text{C} (-40 \dots +176 \,^{\circ}\text{F})
En option : -50 \,^{\circ}\text{C} (-58 \,^{\circ}\text{F}) \text{ ou } -60 \,^{\circ}\text{C} (-76 \,^{\circ}\text{F})
Avec connecteur M12, coudé : -25 \dots +80 \,^{\circ}\text{C} (-13 \dots +176 \,^{\circ}\text{F})
```

15.3.3 Humidité

Fonctionnement jusqu'à 100 %. Ne pas ouvrir dans une atmosphère avec condensation.

15.3.4 Altitude limite

Jusqu'à 5000 m (16404 ft) au-dessus du niveau de la mer.

15.3.5 Classe climatique

Selon IEC 60068-2-38 test Z/AD

15.3.6 Indice de protection

Selon DIN EN 60529, NEMA 250

IP66/IP68 NEMA 4X/6P (1,83 m H_2O pendant 24 h)

Types de boîtier :

- Compartiment unique ; aluminium, revêtu; Ex d/XP
- Compartiment double, en L; aluminium, 316L; Ex d/XP

Indice de protection pour connecteur M12

- Avec boîtier fermé et câble de raccordement branché : IP66/67 NEMA type 4X
- Lorsque le boîtier est ouvert ou que le câble de raccordement n'est pas enfiché : IP20, NEMA type 1

AVIS

Connecteur M12 : perte de l'indice de protection IP en raison d'un montage incorrect!

- ► L'indice de protection s'applique uniquement si le câble de raccordement utilisé est enfiché et vissé.
- ► L'indice de protection ne s'applique que si le câble de raccordement utilisé est spécifié selon IP67 NEMA type 4X.
- Informations à fournir à la commande : sélectionner l'option requise dans la caractéristique de commande "Raccordement électrique". Les critères d'exclusion sont pris en compte automatiquement.

15.3.7 Résistance aux vibrations

Selon IEC60068-2-64-2008 $a(RMS) = 50 \text{ m/s}^2, f = 5 \dots 2000 \text{ Hz}, t = 3 \text{ axes x 2 h}$

En présence d'oscillations ou de vibrations accrues, l'option supplémentaire de la caractéristique de commande "Application" option "B" pression 100 bar (1450 psi) est recommandée.

15.3.8 Résistance aux chocs

Selon la norme IEC60068-2-27-2008 : 300 m/s² [= 30 $g_{\rm n}$] + 18 ms $g_{\rm n}$: accélération standard de la gravité

15.3.9 Charge mécanique

Supporter l'appareil en cas de charge dynamique très élevée. Capacité de charge latérale maximale des tubes prolongateurs et des capteurs : 75 Nm (55 lbf ft).

Pour plus d'informations, voir la section "Support de l'appareil".

15.3.10 Degré de pollution

Niveau de pollution 2

15.3.11 Compatibilité électromagnétique (CEM)

- Compatibilité électromagnétique selon la série EN 61326 et la recommandation NAMUR CEM (NE21)
- En ce qui concerne la fonction de sécurité (SIL), les exigences de la norme EN 61326-3-x sont satisfaites
- Déviation maximale sous perturbation : < 0,5 % de l'étendue de mesure
- Pour plus d'informations, se référer à la déclaration UE de conformité.

15.4 Process

15.4.1 Gamme de température de process

-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)

Respecter la dépendance de pression et de température, Pour plus d'informations, voir la section "Gamme de pression de process des capteurs".

15.4.2 Choc thermique

≤ 120 K/s

15.4.3 Gamme de pression de process

A AVERTISSEMENT

La pression maximale de l'appareil dépend de l'élément le moins résistant à la pression parmi les composants sélectionnés. Cela signifie qu'il faut faire attention au raccord process ainsi qu'au capteur.


- ▶ Pour les spécifications de pression, voir la section "Construction mécanique".
- ▶ N'utiliser l'appareil que dans les limites spécifiées!
- ► La Directive sur les équipements sous pression (2014/68/UE) utilise l'abréviation "PS". Cette abréviation "PS" correspond à la MWP (Maximum working pressure / pression de service max.) de l'appareil.

Se référer aux normes suivantes pour les valeurs de pression autorisées des brides à des températures plus élevées :

- pR EN 1092-1 : du point de vue de ses propriétés de stabilité à la température, le matériau 1.4435 est identique au 1.4404, qui est classifié sous 13E0 dans la norme EN 1092-1, tabl. 18. La composition chimique des deux matériaux peut être identique.
- ASME B 16.5
- JIS B 2220

Dans chaque cas, la valeur la plus faible des courbes de déclassement de l'appareil et de la bride sélectionnée s'applique.

Gamme de pression de process des capteurs



Pression nominale autorisée lorsque l'option "100 bar (1450 psi)" est sélectionnée. Pour les exceptions, voir la section "Raccords process". Agrément CRN canadien : la pression de process maximale autorisée est limitée à 90 bar (1305 psi) uniquement en combinaison avec l'agrément CRN. Des informations plus détaillées sur les valeurs de pression maximales sont disponibles dans l'espace téléchargement de la page produit à l'adresse "www.endress.com".

Disponible en option:

PN: 64 bar (928 psi) à max. 150 °C (302 °F)
PN: 100 bar (1450 psi) à max. 150 °C (302 °F)

15.4.4 Limite de surpression

- PN = 64 bar (928 psi) : limite de surpression = 1,5·PN maximum100 bar (1450 psi) en fonction du raccord process sélectionné
- Pression d'éclatement de la membrane à 200 bar (2 900 psi)
- PN = 100 bar (1450 psi) : limite de surpression = 1,5·PN maximum150 bar (2175 psi) en fonction du raccord process sélectionné
- Pression d'éclatement de la membrane à 400 bar (5800 psi)

Le fonctionnement de l'appareil est limité pendant le test en pression.

L'intégrité mécanique est garantie à des pressions allant jusqu'à 1,5 fois la pression nominale du process (PN).

15.4.5 État d'agrégation

Liquide

15.4.6 Densité du produit

Liquides avec densité > 0,7 g/cm³

Réglage > 0,7 g/cm³ (état à la livraison)

Liquides avec masse volumique 0,5 ... 0,8 g/cm³

Réglage > 0,5 g/cm³ (peut être commandé comme valeur préréglée ou configurable par l'utilisateur)

Liquides avec densité > 0,4 g/cm³ (pas pour les appareils avec agrément SIL)

Réglage > 0,4 g/cm³ (peut être commandé comme valeur préréglée ou configurable par l'utilisateur)

15.4.7 Viscosité

≤ 10 000 mPa·s

15.4.8 Résistance aux dépressions

Jusqu'au vide

Dans les installations d'évaporation sous vide, sélectionner le réglage de densité 0,4 q/cm³.

15.4.9 Concentration en MES

 $\emptyset \le 5 \text{ mm } (0.2 \text{ in})$

15.5 Caractéristiques techniques supplémentaires

Information technique actuelle : site Internet Endress+Hauser : www.endress.com \rightarrow Télécharger.

Index

A
Accès en écriture 27 Accès en lecture 27
Afficheur local
voir En état d'alarme
voir Message de diagnostic
B But du présent document 6
but du present document
C
Caractéristiques techniques
Environnement
Entrée erronée
Concept de réparation
Conditions de montage
Point de commutation
Configuration
Contrôle
Contrôle du raccordement
D
DD
Déclaration de conformité 8
Diagnostic Symboles
Document
But 6
Droits d'accès aux paramètres
Accès en écriture
Accès en lecture
E
Éléments de configuration
Message de diagnostic 43
Événement de diagnostic
Dans l'outil de configuration
Événements de diagnostic
Exigences imposées au personnel
F
Fichiers de description d'appareil
Filtrage du journal des événements
FV (variable HART)
H
Historique des événements
I
Identifier l'appareil
Informations relatives au document
Symboles - Description
Intégration du système HART
Interface service (CDI)

L	
Lecture des valeurs mesurées	46
-	1.
M Marquage CE (déclaration de conformité)	42
P	
Pièces de rechange	49 11 32
R	
Réception des marchandises	10
Adaptation de l'appareil aux conditions du process	37
Retour de matériel	
S Sécurité de fonctionnement	46 42 46
Tash na lagia gana fil Dhuataath®	2.0
Technologie sans fil Bluetooth®	
l'électronique	2 <i>6</i>
Manipulation	
V	
Valeurs affichées Pour l'état de verrouillage	30 37
W	
W@M Device Viewer	49



www.addresses.endress.com