Services

# Resumo das instruções de operação

# Cerabar PMP50

Medição da pressão HART





Esse é o resumo das instruções de operação; mas ele não substitui as Instruções de operação relativas ao equipamento.


As informações detalhadas sobre o equipamento podem ser encontradas nas Instruções de operação em outras documentações:

Disponível para todos as versões de equipamento através de:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smart phone/tablet: Endress+Hauser Operations App



#### Documentação associada 1



A0054002

#### 2 Sobre este documento

#### 2.1 Função do documento

O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.

#### 2.2 Símbolos

#### Símbolos de segurança 2.2.1

**⚠** PERIGO

Cerabar PMP50 HART Sobre este documento

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se esta situação não for evitada, poderão ocorrer ferimentos sérios ou fatais.

#### **A** ATENÇÃO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.

#### **▲** CUIDADO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em danos pequenos ou médios.

#### AVISO

Este símbolo contém informações sobre procedimentos e outros dados que não resultam em danos pessoais.

#### 2.2.2 Símbolos elétricos

### Conexão de aterramento: 🛓

Terminal para conexão com o sistema de aterramento.

### 2.2.3 Símbolos para determinados tipos de informações

### Permitido: 🗸

Procedimentos, processos ou ações que são permitidas.

### Proibido: 🔀

Procedimentos, processos ou ações que são proibidas.

Informações adicionais: 🚹

Consulte a documentação: 📵

Referência à página: 🖺

Série de etapas: 1., 2., 3.

Resultado de uma etapa individual: 🛶

### 2.2.4 Símbolos em gráficos

Números de item: 1, 2, 3 ...

Série de etapas: 1., 2., 3.

Visualizações: A, B, C, ...

### 2.2.5 Símbolos no equipamento

### Instruções de segurança: <u>∧</u> → 🗎

Observe as instruções de segurança contidas nas instruções de operação correspondentes.

### 2.2.6 Símbolos de comunicação

### 2.3 Marcas comerciais registradas

#### **HART®**

Marca registrada do grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

# 3 Instruções básicas de segurança

### 3.1 Especificações para o pessoal

O pessoal para a instalação, comissionamento, diagnósticos e manutenção deve preencher os sequintes requisitos:

- ► Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica
- ▶ Estejam autorizados pelo dono/operador da planta
- ► Estejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais
- Antes do início do trabalho, a equipe especialista deve ler e entender as instruções nas instruções de operação e na documentação adicional assim como nos certificados (dependendo da aplicação)
- ▶ Seguir as instruções e estar em conformidade com as condições

O pessoal de operação deve preencher os sequintes requisitos:

- Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo proprietáriooperador das instalações
- ► Seguir as instruções presentes nestas Instruções Operacionais

### 3.2 Uso indicado

O Cerabar é o transmissor de pressão para medir nível e pressão.

#### 3.2.1 Uso incorreto

O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado.

Verificação de casos fronteiriços:

▶ Para fluidos especiais e fluidos para limpeza, a Endress+Hauser terá prazer em auxiliá-lo na verificação da resistências à corrosão de materiais molhados por fluidos, mas não assume responsabilidades ou dá garantias.

### 3.3 Segurança no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

- ► Use o equipamento de proteção individual aplicável de acordo com as regulamentações federais e nacionais.
- ▶ Desligue a tensão de alimentação antes de conectar o equipamento.

### 3.4 Segurança da operação

Risco de ferimento!

- Opere o equipamento apenas se estiver em condição técnica adequada, sem erros e falhas.
- ▶ O operador é responsável por fazer o equipamento funcionar sem interferências.

### Modificações aos equipamentos

Não são permitidas modificações não autorizadas no equipamento, pois podem causar riscos imprevistos:

► Se, apesar disso, for necessário realizar alterações, consulte a Endress+Hauser.

### Reparo

Para garantir a contínua segurança e confiabilidade da operação:

- ► Faça reparos no equipamento somente se estes forem expressamente permitidos.
- Observe as regulamentações nacionais/federais referentes ao reparo de um equipamento elétrico.
- ▶ Use somente peças de reposição e acessórios originais da Endress+Hauser.

#### Área classificada

Para eliminar o risco de danos às pessoas ou às instalações quando o equipamento for usado em áreas relacionadas à aprovação (por exemplo, proteção contra explosão, segurança em equipamentos pressurizados):

- ► Verifique na etiqueta de identificação se o equipamento solicitado pode ser colocado em seu uso intencional na área relacionada à aprovação.
- Observe as especificações na documentação adicional separada que é parte integral destas Instruções.

# 3.5 Segurança do produto

Este equipamento foi projetado em conformidade com as boas práticas de engenharia para satisfazer os requisitos de segurança mais avançados, foi testado e deixou a fábrica em condições seguras de operação.

Atende as normas gerais de segurança e aos requisitos legais. Também está em conformidade com as diretrizes da CE listadas na declaração de conformidade da CE específicas do equipamento. A Endress+Hauser confirma este fato fixando a identificação CE no equipamento.

### 3.6 Segurança Funcional SIL (opcional)

O Manual de Segurança funcional deve ser estritamente observado para equipamentos que são usados em aplicações de segurança funcional.

# 3.7 Segurança de TI

A Endress+Hauser oferecerá garantia válida apenas se o equipamento for instalado e usado como descrito nas instruções de operação. O equipamento possui mecanismos de segurança para protegê-lo contra qualquer modificação acidental nas configurações do equipamento. A segurança de TI está alinhada com as normas de segurança ao operador e são desenvolvidas

para fornecer proteção extra ao equipamento e à transferência de dados do equipamento pelos próprios operadores.


### 3.8 Segurança de TI específica do equipamento

O equipamento oferece funções específicas para oferecer medidas de suporte protetivas pelo operador. Essas funções podem ser configuradas pelo usuário e garantir maior segurança em operação, se usado corretamente. Uma visão geral das funções mais importantes é fornecida na seção a sequir:

- Proteção contra gravação por meio da chave de proteção contra gravação do hardware
- Código de acesso para alterar a função do usuário (aplica-se à operação via FieldCare, DeviceCare, ferramentas de gestão de ativos, por ex. AMS, PDM)

# 4 Recebimento e identificação do produto

### 4.1 Recebimento



A0016870

- O código de pedido na nota de remessa (1) é idêntico ao código de pedido na etiqueta do produto (2)?
- As mercadorias estão intactas?
- Os dados na etiqueta de identificação correspondem às especificações do pedido na nota de remessa?
- A documentação está disponível?
- Se exigido (consulte etiqueta de identificação): as instruções de segurança (XA) foram fornecidas?
- Se sua resposta pode ser "não" para qualquer uma dessas questões, entre em contato com a Endress+Hauser.

Cerabar PMP50 HART Montagem

### 4.2 Armazenamento e transporte

### 4.2.1 Condições de armazenamento

- Use a embalagem original
- Armazene o equipamento em condições limpas e secas e proteja de danos causados por choques

### Faixa da temperatura de armazenamento

Consulte as Informações técnicas.

### 4.2.2 Transporte do produto ao ponto de medição

### **▲** ATENÇÃO

#### Transporte incorreto!

O invólucro e a membrana podem ser danificados, e há risco de ferimento!

► Transporte o equipamento até o ponto de medição em sua embalagem original.

# 5 Montagem

### 5.1 Requisitos de instalação

### 5.1.1 Instruções gerais

- Não limpe ou toque nas membranas com objetos pontiagudos e/ou duros.
- Não remova a proteção da membrana até pouco antes da instalação.

Sempre aperte firmemente a tampa do invólucro e as entradas para cabos.

- 1. Contra-aperte as entradas de cabo.
- 2. Aperte a porca de união.

### 5.1.2 Instruções de instalação

- Os equipamentos padrão (sem selos diafragma) são instalados de acordo com as mesmas diretrizes dos medidores de pressão (DIN EN837-2).
- Pala assegurar uma legibilidade ideal do display colorido, alinhe o invólucro e display colorido.
- A Endress+Hauser oferece um suporte de montagem para instalação do equipamento em tubulações ou paredes.
- Para medições em meios que contêm sólidos (por ex. líquidos com impurezas), faz sentido instalar filtros e válvulas de drenagem.

Montagem Cerabar PMP50 HART

 O uso de um manifold de válvula permite o fácil comissionamento, instalação e manutenção sem interrupção do processo

- Ao instalar o equipamento, estabelecer a conexão elétrica e durante a operação: evite a penetração de umidade no invólucro
- Direcione o cabo para baixo quando possível para evitar a entrada de umidade (por ex. água da chuva ou de condensação).

### 5.1.3 Instruções de instalação para rosca

Equipamento com rosca NPT:

- Envolva a rosca com fita Teflon para vedá-la
- Somente aperte o equipamento pelo parafuso sextavado; não o gire pelo invólucro.
- Ao rosquear, não aperte demais a rosca; aperte a rosca NPT até a profundidade necessária de acordo com o padrão

### 5.1.4 Instruções de instalação para equipamentos com vedação diafragma

### **AVISO**

#### Manuseio incorreto!

Dano ao equipamento!

- ▶ O selo diafragma e o transmissor de pressão juntos formam um sistema vedado e calibrado preenchido com fluido. Não abra as aberturas de enchimento em hipótese alguma.
- ▶ Mantenha-se dentro dos limites de aplicação do fluido de enchimento.

### Informações gerais

Se uma célula de medição com uma faixa de medição pequena for selecionada, um ajuste de posição pode, possivelmente, causar com que o sensor ultrapasse a faixa (ajuste de posição devido ao deslocamento do ponto zero, causado pela orientação da coluna de líquido do fluido de enchimento). Execute um ajuste do zero se necessário.

Instruções adicionais de instalação são fornecidas no Applicator "Sizing Diaphragm Seal".

### 5.2 Montagem do equipamento

### 5.2.1 Medição de pressão em gases

Instale o equipamento com o equipamento de desligamento acima do ponto de derivação de tal forma que quaisquer condensados possam fluir pelo processo.

### 5.2.2 Medição de pressão em vapores

Observe a temperatura ambiente máxima permitida do transmissor!

Instalação:

- Preferivelmente, instale o equipamento com o sifão em formato de O abaixo do ponto de derivação.
  - O equipamento também pode ser instalado acima do ponto de derivação
- Encha o sifão com líquido antes do comissionamento

Cerabar PMP50 HART Montagem

Vantagens do uso de sifões:

 Proteção do instrumento de medição contra meios quentes e pressurizados por meio da formação e do acúmulo de condensado

- Amortecimento de choques de pressão
- A coluna de água definida causa apenas erros de medição mínimos (desprezíveis) e efeitos térmicos mínimos (desprezíveis) no equipamento.



Para dados técnicos (por ex., materiais, dimensões ou números de pedido) consulte a documentação complementar SD01553P.

#### 5.2.3 Medição de pressão em líquidos

Instale o equipamento com o equipamento de desligamento abaixo ou na mesma altura do ponto de derivação.

#### 5.2.4 Medição de nível

- Sempre instale o equipamento abaixo do ponto de medição mais baixo.
- Não instale o equipamento nas sequintes posições:
  - Na cortina de enchimento
  - Na saída do reservatório
  - Na área de sucção da bomba
  - A um ponto no tanque que poderia ser afetado por pulsos de pressão provenientes do agitador
- Instale o equipamento a jusante de um equipamento de desligamento: assim, o teste funcional e o ajuste podem ser realizados mais facilmente.

#### 5.2.5 Fechando as tampas do invólucro

### **AVISO**

### Rosca e tampa do invólucro danificados por sujeira e resíduos!

- ► Remova a sujeira (por ex. areia) na rosca da tampa e invólucro.
- ▶ Se você continuar a encontrar resistência ao fechar a tampa, verifique novamente se as roscas possuem resíduos.



#### Rosca do invólucro

As roscas do compartimento dos componentes eletrônicos e de conexão podem ser revestidas com um revestimento anti-fricção.

O seguinte se aplica para todos os materiais de invólucro:

Não lubrifique as roscas do invólucro.


Conexão elétrica Cerabar PMP50 HART

### 6 Conexão elétrica

# 6.1 Requisitos de conexão


### 6.1.1 Equalização de potencial

O aterramento protetivo do equipamento não deve ser conectado. Se necessário, a linha de equalização de potencial pode ser conectada ao terminal terra externo do equipamento antes que o equipamento seja conectado.



A005403

1 Terminal terra para conexão da linha de equalização de potencial




# **▲** ATENÇÃO

### Risco de explosão!

- Consulte a documentação separada sobre aplicações em áreas classificadas para mais instruções de segurança.
- Para compatibilidade eletromagnética ideal:
  - Linha de adequação de potencial o mais curta possível
  - Mantenha uma seção transversal de no mínimo 2,5 mm² (14 AWG)


Cerabar PMP50 HART Conexão elétrica

# 6.2 Conexão do equipamento



. . . . . . . . . .

1 Tampa do compartimento de conexão



As roscas do compartimento dos componentes eletrônicos e de conexão podem ser revestidas com um revestimento anti-fricção.

O seguinte se aplica para todos os materiais de invólucro:

Não lubrifique as roscas do invólucro.

#### 6.2.1 Tensão de alimentação

- $\blacksquare$  Ex d, Ex e, não Ex: tensão de alimentação: 10.5 para 35  $V_{DC}$
- Ex i: tensão de alimentação: 10.5 para 30 V<sub>DC</sub>
- Corrente nominal: 4 a 20 mA HART

A unidade de alimentação deve ser testada para garantir que ela atenda as especificações de segurança (por ex. PELV, SELV, Classe 2) e deve atender as especificações do protocolo relevante. Para 4 a 20 mA, aplicam-se os mesmos requisitos que para HART.

Um interruptor separado adequado deve ser fornecido para o equipamento, de acordo com  $IEC/EN\ 61010$ .

#### 6.2.2 Consumo de energia

Para garantir a segurança do equipamento, a corrente máxima de alimentação deve ser limitada a 500 mA (por ex., conecte um fusível a montante).

#### 6.2.3 Terminais


- Fonte de alimentação e terminal interno de terra: 0.5 para 2.5 mm² (20 para 14 AWG)
- Terminal externo de terra: 0.5 para 4 mm² (20 para 12 AWG)

### 6.2.4 Especificação do cabo

- Aterramento de proteção ou aterramento da blindagem do cabo: seção transversal calculada
  1 mm² (17 AWG)
  - Secão transversal calculada de 0.5 mm<sup>2</sup> (20 AWG) a 2.5 mm<sup>2</sup> (13 AWG)
- Diâmetro externo do cabo: Ø5 para 9 mm (0.2 para 0.35 in) depende do prensa-cabos usado (consulte as Informações Técnicas)

Conexão elétrica Cerabar PMP50 HART

#### 6.2.5 4-20 mA HART



A0028908

#### ■ 1 Diagrama do bloco da conexão HART

- 1 Equipamento com comunicação HART
- 2 Resistor de comunicação HART
- 3 Fonte de alimentação
- 4 multimetro



O resistor de comunicação HART de 250  $\Omega$  na linha de sinal é sempre necessário no caso de uma fonte de alimentação de baixa impedância.

### Leve em consideração a queda de tensão:

Máximo 6 V para um resistor de comunicação de 250 Ω

### 6.2.6 Proteção contra sobretensão

### Equipamentos sem proteção contra sobretensão opcional

Os equipamentos da Endress+Hauser atendem as especificações de produto da Norma IEC/DIN EN 61326-1 (Tabela 2 Ambiente industrial).

Dependendo do tipo de porta (fonte de alimentação CC, porta de entrada/saída) são aplicados diferentes níveis de teste de acordo com a IEC /DIN EN 61326-1 contra sobretensões transitórias (Surto) (Surto IEC / DIN EN 61000-4-5):

Nível de teste em portas de alimentação CC e portas de entrada/saída é 1000 V linha com terra

### Equipamentos com proteção contra sobretensão opcional

- Tensão por ignição: mín. 400 Vcc
- Testado em conformidade com IEC /DIN EN 60079-14 subcapítulo 12.3 (IEC / DIN EN 60060-1 capítulo 7)
- Descarga nominal da corrente: 10 kA

### Categoria de sobretensão

Categoria de sobretensão II

Cerabar PMP50 HART Conexão elétrica

### 6.2.7 Ligação elétrica

### **▲** ATENÇÃO

#### A fonte de alimentação pode estar conectada!

Risco de choque elétrico e/ou explosão!

- Ao operar o dispositivo em áreas classificadas, garanta a conformidade com as normas nacionais e as especificações descritas nas Instruções de Segurança (XAs). Utilize os prensa-cabos especificados.
- ▶ A fonte de alimentação deve corresponder às especificações na etiqueta de identificação.
- ▶ Desligue a fonte de alimentação antes de realizar a conexão do equipamento.
- ► Se necessário, a linha de equalização de potencial pode ser conectada ao terminal terra externo do transmissor antes que o equipamento seja conectado.
- ► Um interruptor separado adequado deve ser fornecido para o equipamento, de acordo com IEC/EN 61010.
- Os cabos devem ser adequadamente isolados, com a devida consideração à fonte de alimentação e à categoria de sobretensão.
- Os cabos de conexão devem oferecer estabilidade de temperatura adequada, com a devida consideração à temperatura ambiente.
- ► Somente opere o equipamento com as tampas fechadas.
- ► Circuitos de proteção contra polaridade reversa, influências HF e picos de sobretensão estão instalados.


#### Conecte o equipamento na sequinte ordem:

- 1. Solte a trava da tampa (se fornecida).
- 2. Desaparafuse a tampa.
- 3. Passe os cabos pelos prensa-cabos ou entradas para cabo.
- 4. Conecte os cabos.
- 5. Aperte os prensa-cabos ou as entradas para cabos de forma que eles fiquem estanques. Aperte no sentido contrário a entrada do invólucro. Use uma ferramenta adequada com largura entre faces planas AF24/25 8 Nm (5.9 lbf ft) para o prensa-cabo M20.
- 6. Parafuse a tampa firmemente de volta ao compartimento de conexão.

Conexão elétrica Cerabar PMP50 HART

### 6.2.8 Esquema de ligação elétrica


### invólucro de compartimento duplo



A0054036

- 1 Terminal terra interno
- 2 Terminal positivo
- 3 Terminal negativo
- 4 Diodo de intertravamento: Um diodo de intertravamento é usado para a medição ininterrupta do sinal de saída.

### 6.2.9 Entradas para cabo



A0054037

- 1 Entrada para cabo
- 2 Conector falso

O tipo de entrada de cabo depende da versão do equipamento solicitada.

Sempre direcione os cabos de conexão para baixo, para que a umidade não penetre no compartimento de conexão.

Se necessário, crie uma alça de gotejamento ou use uma tampa de proteção contra tempo.

Cerabar PMP50 HART Opções de operação

### 6.3 Garantia do grau de proteção


### 6.3.1 Entradas para cabo

- Prensa-cabos M20, plástico, IP66/68 TIPO 4X/6P
- Prensa-cabos M20, latão niquelado, IP66/68 TIPO 4X/6P
- Prensa-cabos M20, 316 L, IP66/68 TIPO 4X/6P
- Rosca M20, IP66/68 TIPO 4X/6P
- Rosca G1/2, IP66/68 TIPO 4X/6P
  Se a rosca G1/2 for selecionada, o equipamento é fornecido com uma rosca M20 como padrão e um adaptador G1/2 é incluído com a entrega, junto com a documentação correspondente
- Rosca NPT1/2, IP66/68 TIPO 4X/6P
- Conector falso de proteção de transporte: IP22, TIPO 2

# 7 Opções de operação

# 7.1 Teclas de operação e minisseletoras na unidade eletrônica

#### 7.1.1 Minisseletora na unidade eletrônica



A0054038


- 1 Minisseletora para bloqueio e desbloqueio do medidor
- 2 Minisseletora para corrente de alarme
- A configuração das minisseletoras tem prioridade em relação aos ajustes feitos por outros métodos de operação (ex. FieldCare/DeviceCare).

Comissionamento Cerabar PMP50 HART

### 7.2 Acesso através do display colorido (opcional) e botão magnético

Funções que podem ser executadas com o botão magnético:

- Ponto zero e span
- Girar o display
- Ajuste de posição
- Redefinir a senha da função do usuário
- Reset do equipamento
- O brilho do display colorido é ajustado de acordo com a tensão de alimentação e o consumo de corrente.



A0054189

#### ■ 2 Display colorido

- 1 Valor medido (até 5 dígitos)
- 2 Bloqueio (o símbolo aparece quando o equipamento está bloqueado)
- 3 Comunicação HART (o símbolo aparece quando a comunicação HART está ativada)
- 4 Símbolo de status conforme NAMUR
- 5 Saída do valor medido em %
- 6 Teclas magnéticas (Zero e Span)

# 8 Comissionamento

### 8.1 Preliminares

A faixa de medição e a unidade na qual o valor medido é transmitido correspondem às especificações na etiqueta de identificação.

# **▲** ATENÇÃO

As configurações da saída em corrente são relevantes para a segurança!

Esta situação pode resultar em transbordamento de produto.

- ▶ A configuração da saída em corrente depende do ajuste em parâmetro **Atribuir PV**.
- ▶ Depois de alterar o parâmetro Atribuir PV, verifique as configurações de span (LRV e URV) e reconfigure, se necessário.

Cerabar PMP50 HART Comissionamento

# **A**ATENÇÃO

#### Pressão do processo abaixo ou acima do mínimo/máximo permitido!

Risco de ferimentos se as peças explodirem! Avisos são exibidos se a pressão estiver muito alta.

- Se uma pressão menor do que a mínima pressão permitida ou maior do que a máxima pressão permitida estiver presente no equipamento, é emitida uma mensagem.
- ► Somente use o equipamento dentro dos limites da faixa de medição.

#### 8.1.1 Estado conforme fornecido

Se não foi solicitada nenhuma configuração personalizada:

- Parâmetro Atribuir PV opção Pressão
- Os valores de calibração são definidos pelo valor nominal definido da célula de medição
- A corrente de alarme está configurada para mín. (3,6 mA), (somente se nenhuma outra opção foi selecionada no pedido)
- Posição da minisseletora em desligado

### 8.2 Configuração do idioma de operação

O idioma de operação é configurado através da ferramenta de operação.

### 8.2.1 Farbanzeige - Bloqueio ou desbloqueio

A operação é bloqueada pelo lado de fora usando uma tampa de plástico que pode ser fixada com um parafuso.

### 8.2.2 Ferramenta de operação

Consulte a descrição da ferramenta de operação relevante.

# 8.3 Configuração do instrumento de medição

#### 8.3.1 Comissionamento com teclas

As seguintes funções podem ser ativadas usando as teclas:

- Girar o display colorido
- Ajuste de posição (correção do ponto zero)
  - A orientação do medidor pode causar um desvio da pressão.
  - Esse desvio da pressão pode ser corrigido por um ajuste de posição
- Configuração do menor valor da faixa e maior valor da faixa
  - A pressão aplicada deve estar dentro dos limites de pressão nominal do sensor (consulte as especificações na etiqueta de identificação)
- Reset do equipamento

#### Executar ajuste de posição

- Certifique-se de que o equipamento seja instalado na posição desejada e sem pressão aplicada.
- 2. Pressione as teclas "Zero" e "Span" simultaneamente por pelo menos 3 segundos.

Comissionamento Cerabar PMP50 HART

3. Depois que "done" aparecer no display colorido, a pressão aplicada será usada para o ajuste de posição.

### Configuração do menor valor da faixa (pressão ou variável escalonar)

- 1. A pressão desejada para o menor valor da faixa está presente no equipamento.
- 2. Pressione "Zero" por pelo menos 3 segundos.
- 3. Depois que "done" aparecer no display colorido, a pressão aplicada será aceita para o menor valor da faixa.

#### Configuração do maior valor da faixa (pressão ou variável escalonar)

- 1. A pressão desejada para o maior valor da faixa está presente no equipamento.
- 2. Pressione "Span" por pelo menos 3 segundos.
- 3. Depois que "done" aparecer no display colorido, a pressão aplicada será usada para o maior valor da faixa.
- 4. A indicação "done" não aparece no display colorido?
  - A pressão aplicada para o maior valor da faixa não foi aceita. Se opção **Tabela** for selecionado, a calibração molhada não será possível.

### Verificação das configurações (pressão ou variável escalonar)

- 1. Pressione brevemente a tecla "Zero" (aprox. 1 segundo) para exibir o menor valor da faixa.
- 2. Pressione brevemente a tecla "Span" (aprox. 1 segundo) para exibir o maior valor da
- 3. Pressione brevemente as teclas "Zero" e "Span" simultaneamente (aprox. 1 segundo) para exibir o desvio da posição.

### Reset do equipamento

▶ Pressione e segure as teclas "Zero" e "Span" simultaneamente por pelo menos 12 segundos.

### Girar o display colorido

Para ativar essa função:

- 1. Pressione a tecla **Span-**3x brevemente e sucessivamente.
- 2. Em até 15 segundos, pressione e segure a tecla**Span-** por pelo menos 3 segundos.

### Redefinir a senha da função do usuário

Para ativar essa função:

- 1. Pressione a tecla Zero3x brevemente e sucessivamente.
- 2. Em até 15 segundos, pressione a tecla Zeronovamente.

Cerabar PMP50 HART Comissionamento

#### 8.3.2 Comissionamento através do assistente de comissionamento

Disponível no FieldCare, DeviceCare <sup>1)</sup> o assistente **Comissionamento** orienta o usuário através do processo de comissionamento inicial.

- 1. Conecte o equipamento ao FieldCare ou ao DeviceCare.
- 2. Abra o equipamento no FieldCare ou no DeviceCare.
  - ► É exibido o painel (página inicial) do equipamento:
- 3. Em menu **Guia do usuário**, clique em assistente **Comissionamento** para abrir o assistente.
- 4. Insira o valor apropriado em cada parâmetro ou selecione a opção apropriada. Esses valores são gravados diretamente no equipamento.
- 5. Clique em "Próximo" para ir até a próxima página.
- 6. Depois que todas as páginas forem preenchidas, clique em "Fim" para fechar o assistente **Comissionamento**.
- Se o assistente **Comissionamento** for cancelado antes que todos os parâmetros necessários sejam configurados, o equipamento pode ficar em um estado indefinido. Nessas situações, recomendamos fazer o reset do equipamento com as configurações padrões de fábrica.

#### Exemplo: emissão do valor de pressão na saída de corrente

Unidades de pressão e temperatura são convertidas automaticamente. Outras unidades não são convertidas.


No seguinte exemplo, o valor da pressão deve ser medido em um tanque e emitido na saída de corrente. A pressão máxima de 450 mbar (6.75 psi) corresponde à uma corrente 20 mA. A corrente de 4 mA corresponde à uma pressão de 50 mbar (0.75 psi).

#### Pré-requisitos:

- A variável medida está em proporção direta à pressão
- Devido à orientação do equipamento, pode haver desvios de pressão no valor medido (quando o recipiente está vazio ou parcialmente cheio, o valor medido não é zero).
   Execute um ajuste de posição se necessário.
- Em parâmetro **Atribuir PV**, deve-se selecionar opção **Pressão** (ajuste de fábrica).

O DeviceCare está disponível para download em www.software-products.endress.com. Para realizar o download do software, é necessário reqistrar-se no portal do software da Endress+Hauser.

Comissionamento Cerabar PMP50 HART



A Valor inferior da faixa saída

B Valor superior da faixa saída

#### Ajuste:

- 1. Insira o valor da pressão para a corrente 4 mA através do parâmetro **Valor inferior da faixa saída** (50 mbar (0.75 psi)).
- 2. Insira o valor da pressão para a corrente 20 mA através do parâmetro **Valor superior da faixa saída** (450 mbar (6.75 psi))

Resultado: a faixa de medição é definida para de 4 a 20 mA.

#### 8.3.3 Comissionamento sem o assistente de comissionamento

### Exemplo: Comissionamento de uma medição de volume no tanque

Unidades de pressão e temperatura são convertidas automaticamente. Outras unidades não são convertidas.


No seguinte exemplo, o volume em um tanque deve ser medido em litros. O volume máximo de  $1\,000\,l$  ( $264\,gal$ ) corresponde à uma pressão de  $450\,mbar$  ( $6.75\,psi$ ).

O volume mínimo de O litros corresponde à uma pressão de 50 mbar (0.75 psi).

### Pré-requisitos:

- A variável medida está em proporção direta à pressão
- Devido à orientação do equipamento, pode haver desvios de pressão no valor medido (quando o recipiente está vazio ou parcialmente cheio, o valor medido não é zero).
   Execute um ajuste de posição se necessário

Cerabar PMP50 HART Comissionamento



A005533

- A Parâmetro "Valor de pressão 1" e parâmetro "Val da variável escalonar 1"
- B Parâmetro "Valor de pressão 2" e parâmetro "Val da variável escalonar 2"
- A pressão presente é exibida na ferramenta de operação na mesma página de configurações no campo "Pressão".
- Insira o valor da pressão para o ponto inferior de calibração através do parâmetro Valor de pressão 1: 50 mbar (0.75 psi)
  - ► Sequência do menu: Aplicação → Sensor → Variavel escalonar → Valor de pressão 1
- 2. Insira o valor do volume para o ponto inferior de calibração através do parâmetro **Val da variável escalonar 1**: 0 l (0 gal)
  - Sequência do menu: Aplicação → Sensor → Variavel escalonar → Val da variável escalonar 1
- 3. Insira o valor da pressão para o ponto superior de calibração através do parâmetro **Valor de pressão 2**: 450 mbar (6.75 psi)
  - ${}^{\blacktriangleright} \quad \text{Sequência do menu: Aplicação} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Variavel escalonar} \rightarrow \text{Valor de pressão 2}$
- 4. Insira o valor do volume para o ponto superior de calibração através do parâmetro **Val da variável escalonar 2**: 1 000 l (264 gal)
  - Sequência do menu: Aplicação → Sensor → Variavel escalonar → Val da variável escalonar 2

Resultado: a faixa de medição é configurada para 0 para 1000 l (0 para 264 gal). Somente o parâmetro **Val da variável escalonar 1** e parâmetro **Val da variável escalonar 2** são definidos nesta configuração. Esta configuração não afeta a saída em corrente.





www.addresses.endress.com