Указания по технике безопасности Cerabar PMC51B, PMP51B

Ex ta IIIC $T_{200}125^{\circ}\text{C}$ Da и Ex tb IIIC $T_{200}125^{\circ}\text{C}$ Db Ex tb IIIC $T125^{\circ}\text{C}$ Db







XA02127P-A

Cerabar PMC51B, PMP51B

Содержание

О настоящем документе 4
Сопутствующая документация4
Дополнительная документация4
Сертификаты изготовителя4
Адрес изготовителя 4
Расширенный код заказа
Указания по технике безопасности: общие
Указания по технике безопасности: специальные условия 8
Указания по технике безопасности: монтаж
Таблицы температур
Данные подключения

О настоящем документе



Этот документ переведен на несколько языков. Юридическую силу имеет только исходный английский текст.

Сопутствующая документация

Данный документ является составной частью следующих руководств по эксплуатации:

PMC51B

BA02009P/00, TI01506P/00

PMP51B

BA02011P/00, TI01508P/00

Дополнительная документация

Брошюра по взрывозащите: СР00021Z/11

Брошюра по взрывозащите доступна:

- В разделе «Загрузки» веб-сайта Endress+Hauser: www.endress.com -> Загрузка -> Тип носителя: документация -> Тип документации: брошюры и каталоги -> Текст поиска: CP00021Z
- На компакт-диске для приборов с документацией на CD

Сертификаты изготовителя

Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011

Орган по сертификации: ООО «НАНИО ЦСВЭ»

Сертификат №:

EA3C RU C-DE.AA87.B.00963/22

Данный сертификат удостоверяет соответствие следующим стандартам (в зависимости от версии прибора):

- ΓΟCT 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)
- FOCT IEC 60079-31-2013

Адрес изготовителя

Endress+Hauser SE+Co. KG

79689 Maulburg, Германия

Hauptstraße 1

Адрес завода-изготовителя: см. на заводской табличке.

Расширенный код заказа

Расширенный код заказа указан на заводской табличке, которая закреплена на приборе в хорошо видимом месте. Дополнительная

информация о табличке приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации.

Структура расширенного кода заказа

PMx51B	-	******	+	A*B*C*D*E*F*G*
(mun		(базовые		(дополнительные
прибора)		характеристики)		характеристики)

* = Замещающий знак

В этой позиции вместо замещающего знака отображается опция, выбранная из технических характеристик (цифра или буква).

Базовые характеристики

Важные функции (обязательные функции) указаны в базовых характеристиках. Количество позиций зависит от числа доступных функций. Выбранная опция может содержать несколько позиций.

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики описывают дополнительные функции прибора (опциональные функции). Количество позиций зависит от числа доступных функций. Функции имеют 2-значную форму для упрощения идентификации (например, JA). Первый знак (ID) обозначает группу функции и представляет собой букву или цифру (например, J = доп. испытания, сертификат). Второй знак представляет собой значение, обозначающее функцию внутри группы (например, A = сертификат на материалы 3.1 (смачиваемые компоненты, контактирующие с технологической средой)).

Более подробная информация о приборе приведена в следующих таблицах. В этих таблицах рассматриваются отдельные позиции и ID в расширенном коде заказа, соответствующем различным опасным зонам.

Расширенный код заказа: Cerabar

Tun прибора PMC51B, PMP51B

Базовые характеристики

Позиция 1, 2 (сертификат)			
Выбранная опция		Описание	
PMC51B PMP51B	GG	EAC Ex ta IIIC T ₂₀₀ 125°C Da и Ex tb IIIC T ₂₀₀ 125°C Db EAC Ex tb IIIC T125°C Db	

Позиция 6 (корпус, материал)			
Выбранная опция		Описание	
PMC51B PMP51B	В	Отдельный корпус, алюминий, покрытие	

Позиция 7 (электроподключение)			
Выбранная опция		Описание	
PMC51B PMP51B	В	Кабельный сальник M2O, никелированная латунь, IP66/68 NEMA Type 4X/6P	
	С	Кабельный сальник M20, 316L, IP66/68 NEMA Type 4X/6P	
	F	Резьба M20, IP66/68 NEMA Type 4X/6P	
	G	Резьба G 1/2, IP66/68 NEMA Type 4X/6P	
	Н	Резьба NPT 1/2, IP66/68 NEMA Type 4X/6P	

Позиция 10 (тип разделительной диафрагмы)			
Выбранная опция		Описание	
PMP51B	G	Теплоизолятор	
	M	м, капиллярная трубка, 316L	
	N	м, капиллярная трубка, ПВХ>316L	
	0	м, капиллярная трубка, PTFE>316L	
	R	фут, капиллярная трубка, 316L	
	S	фут, капиллярная трубка, ПВХ>316L	
	T	фут, капиллярная трубка, PTFE>316L	

Дополнительные характеристики

Специальные опции для опасных зон не предусмотрены.

Указания по технике безопасности: общие


 Приборы, пригодные для разделения зон (с маркировкой Ga/Gb или Da/Db), в любом случае пригодны для монтажа в менее критичной зоне (Gb или Db). Ввиду нехватки свободного места соответствующая маркировка может не указываться на заводской табличке.

- Соблюдайте правила монтажа и указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации.
- Персонал должен удовлетворять следующим условиям для выполнения монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ и технического обслуживания прибора:
 - иметь соответствующую квалификацию для своей должности и выполняемых задач
 - быть подготовленным в области взрывозащиты
 - быть осведомленным о применимых нормах национального законодательства
- Установка прибора выполняется в соответствии с инструкциями изготовителя и нормами национального законодательства.
- Не используйте прибор при несоблюдении указанных электрических, тепловых и механических параметров.
- Не используйте приборы в среде, к которой вступающие с ней в контакт материалы обладают недостаточной устойчивостью.
- Избегайте накопления электростатического заряда:
 - от пластмассовых поверхностей (например, корпусов, чувствительных элементов, специальных покрытий, закрепленных панелей...)
 - от изолированных заряженных элементов (например, изолированных металлических пластин)
- Изменения в приборе могут повлиять на взрывозащиту и должны выполняться персоналом, уполномоченным на выполнение таких работ компанией Endress+Hauser.

Указания по технике безопасности: специальные **У**СЛОВИЯ

- Если технологические соединения изготовлены из полимерного материала или имеют полимерные покрытия, избегайте накопления электростатического заряда на пластмассовых поверхностях.
- Для фланцев и опорных поверхностей фланцев из легких металлов (например, титан, цирконий), избегайте образования искр, вызванных трением.
- Во избежание накопления электростатического заряда: не протирайте поверхности сухой тканью.
- При наличии дополнительного или альтернативного специального покрытия на корпусе, других металлических деталей или приклеивающихся табличек:
 - помните об опасности электростатического заряда и разряда;
 - не устанавливайте вблизи устройств, (≤0,5 м) генерирующих значительный электростатический заряд.
- Избегайте образования искр, вызванных трением.

Указания по технике безопасности: монтаж



A0041997

- Зона 21, электроника Α
- Зона 20 или зона 21, процесс
- 1 Источник питания
- PMC51B, PMP51B

- После центрирования (поворота) корпуса снова затяните крепежный винт.
- Не открывайте в потенциально взрывоопасной пыльной атмосфере.
- Загерметизируйте кабельный ввод или трубопровод (см. степени защиты корпуса в главе «Таблицы температур»).
- Перед эксплуатацией:
 - закрепите крышку винтами по всей поверхности;
 - затяните крепежный винт крышки.

Допустимые условия окружающей среды

Ex ta IIIC T_{200} 125°C Da и Ex tb IIIC T_{200} 125°C Db

Технологический процесс Зона 20		Корпус Зона 21
Непрерывное нахождение в запыленной среде		Наличие скоплений пыли или временное создание взрывоопасной запыленной среды
Постоянное наличие взрывоопасной запыленной среды и скоплений пыли	100	Наличие скоплений пыли или временное создание взрывоопасной запыленной среды

Ex tb IIIC T125°C Db

Технологический процесс	Корпус
Зона 21	Зона 21
Постоянное наличие скоплений пыли или временное создание взрывоопасной запыленной среды	Наличие скоплений пыли или временное создание взрывоопасной запыленной среды

Таблицы температур



- В указанных значениях температуры поверхности учитываются все прямые тепловые воздействия тепла технологического процесса и самонагрева корпуса.
- Температура поверхности на стороне технологического оборудования может быть выше, и это следует принимать во внимание пользователю (например, при высокой температуре присоединения к процессу).
- Применение маркировки Т основывается на рабочей температуре для прибора компактной конструкции.
- Указанные температурные диапазоны окружающей среды и технологической среды относятся непосредственно к взрывозащите, и нарушать границы этих диапазонов нельзя.
 В зависимости от варианта исполнения могут быть ограничены эксплуатационно допустимые диапазоны температуры окружающей среды: см. руководство по эксплуатации.
- Не превышайте максимальную температуру окружающей корпус среды.
- Температура процесса относится к температуре на разделительной мембране.

Подробные сведения см. в техническом описании.



Класс защиты, обеспечиваемый корпусом: IP66/67

Тип прибора РМС51В

Ex ta IIIC T_{200} 125°C Da и Ex tb IIIC T_{200} 125°C Db Ex tb IIIC $T_{\rm L}$ 125°C Db

Макс. температура поверхности	Диапазон рабочей температуры	Диапазон температур окружающей среды
T125 ℃	$-40^{\circ}\text{C} \le T_p \le +70^{\circ}\text{C}$	$-40 ^{\circ}\text{C} \le T_a \le +65 ^{\circ}\text{C}$
	-40 °C ≤ T _p ≤ +100 °C	-40 °C ≤ T _a ≤ +60 °C
	-40 °C ≤ T _p ≤ +125 °C	-40 °C ≤ T _a ≤ +55 °C

Особые условия использования

- Температура поверхности
 - Для уровня защиты оборудования (EPL) Da: T₂₀₀ 125 °C (при наличии скоплений пыли 200 мм)
 - Для уровня защиты оборудования (EPL) Db: T_L 125 °C (при наличии скоплений пыли T_L)
- Температура поверхности Для уровня защиты оборудования (EPL) Db: T_L 125 °C (при наличии скоплений пыли T_L)
- Маркировка Т_L
 Допустимая температура поверхности без слоя пыли является

Тип прибора РМР51В

такой же.

Ex ta IIIC $T_{200}~125^{\circ}\text{C}$ Da и Ex tb IIIC $T_{200}~125^{\circ}\text{C}$ Db Ex tb IIIC $T_{L}~125^{\circ}\text{C}$ Db

Макс. температура поверхности	Диапазон рабочей температуры	Диапазон температур окружающей среды
T125 ℃	$-40^{\circ}\text{C} \le T_p \le +80^{\circ}\text{C}$	$-40 ^{\circ}\text{C} \le T_a \le +65 ^{\circ}\text{C}$
	$-40 ^{\circ}\text{C} \le T_p \le +100 ^{\circ}\text{C}$	-40 °C ≤ T _a ≤ +60 °C
	$-40 ^{\circ}\text{C} \le T_p \le +125 ^{\circ}\text{C}$	$-40 ^{\circ}\text{C} \le T_a \le +50 ^{\circ}\text{C}$

Базовые характеристики, позиция 10 = G

Макс. температура поверхности	Диапазон рабочей температуры	Диапазон температур окружающей среды
T125 ℃	$-40^{\circ}\text{C} \le T_{\text{p}} \le +190^{\circ}\text{C}$	$-40 ^{\circ}\text{C} \le T_a \le +60 ^{\circ}\text{C}$
	-40 °C ≤ T _p ≤ +290 °C	-40 °C ≤ T _a ≤ +55 °C
	-40 °C ≤ T _p ≤ +400 °C	-40 °C ≤ T _a ≤ +50 °C

Базовые характеристики, позиция 10 = M, N, O, R, S, T

Макс. температура поверхности	Диапазон рабочей температуры	Диапазон температур окружающей среды
T125 ℃	-40 °C ≤ T _p ≤ +190 °C	$-40 ^{\circ}\text{C} \le T_a \le +70 ^{\circ}\text{C}$
	-40 °C ≤ T _p ≤ +290 °C	
	-40 °C ≤ T _p ≤ +400 °C	

Особые условия использования

- Температура поверхности
 - Для уровня защиты оборудования (EPL) Da: T_{200} 125 °C (при наличии скоплений пыли 200 мм)
 - Для уровня защиты оборудования (EPL) Db: T_L 125 °C (при наличии скоплений пыли T_L)
- Температура поверхности Для уровня защиты оборудования (EPL) Db: T_L 125 °C (при наличии скоплений пыли T_L)
- Маркировка Т_L

Допустимая температура поверхности без слоя пыли является такой же.

Данные подключения

істочник питания	
J ≤ 35 В пост. тока Р ≤ 1 Вт	

Кабельный ввод: клеммный отсек

Ex tb

Кабельный сальник: Базовые характеристики, позиция 7 = В

Резьба	Диапазон зажима	Материал	Уплотняющая вставка	Уплотнительное кольцо
M20 x 1,5	ø 8 до 10,5 мм ¹⁾ ø 6,5 до 13 мм ²⁾	Никелированная конструкционная сталь	Силикон	EPDM (ø17 x 2)

- 1) Стандартный вариант.
- 2) Выпускаются отдельные зажимные вставки.

Кабельный сальник: Базовые характеристики, позиция 7 = С

Резьба	Диапазон зажима	Материал	Уплотняющая вставка	Уплотнительное кольцо
M20 x 1,5	ø 7 до 12 мм	1.4404	NBR	EPDM (ø17 x 2)

- i
- Момент затяжки относится к кабельным сальникам, которые установлены изготовителем.
 - Рекомендуется: 3,5 Нм
 - Максимум: 10 Нм
- Это значение может быть другим для кабеля другого типа.
 Однако максимально допустимое значение превышать запрещается.

 Пригодно только для фиксированного монтажа. Оператор должен позаботиться о снятии натяжения кабеля.

- Кабельные уплотнения рассчитаны на низкий риск механического повреждения (4 Дж) и должны устанавливаться в защищенном месте, если ожидается более высокий уровень энергии удара.
- Для обеспечения требуемого класса защиты корпуса установите крышку корпуса, кабельные уплотнения и заглушки надлежащим образом.





www.addresses.endress.com