Informazioni tecniche **Proline Promag H 300**

Misuratore di portata elettromagnetico



Specialista per le applicazioni igieniche con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile

Applicazione

- Il principio di misura bidirezionale è praticamente indipendente da pressione, densità, temperatura e viscosità
- Per applicazioni con requisiti sanitari

Caratteristiche del dispositivo

- Rivestimento in PFA
- Sensore in acciaio inox (3-A, EHEDG)
- Materiali parti bagnate pulibili tramite CIP/SIP
- Custodia igienica compatta a doppia camera IP69, fino a 3 L/O
- Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
- Disponibilità di display separato

Vantaggi

- Concetto di installazione flessibile numerose connessioni al processo igieniche
- Misura di portata con risparmio energetico nessuna perdita di carico dovuta alla sezione del tubo
- Non richiede manutenzione nessuna parte in movimento
- Pieno accesso alle informazioni di processo e diagnostiche numerosi I/O liberamente combinabili ed Ethernet
- Riduzione di complessità e varietà funzionalità I/O liberamente configurabili
- Verifica integrata Heartbeat Technology



Indice

Informazioni su questo documento		Atmosfera	
Simboli	4	Umidità relativa	59
		Altezza operativa	59
Funzionamento e struttura del sistema	5	Grado di protezione	59
Principio di misura		Resistenza alle vibrazioni e resistenza agli urti	59
		Pulizia interna	60
Sistema di misura		Carico meccanico	60
Dati costruttivi		Compatibilità elettromagnetica (EMC)	60
Affidabilità	7	•	
		Processo	60
Ingresso	9	Campo di temperatura del fluido	60
Variabile misurata	. 9	Conducibilità	60
Campo di misura	. 9	Rapporto pressione/temperatura	
Campo di portata consentito	11		
Segnale di ingresso	11	Tenuta alla pressione	
		Soglia di portata	
	12	Perdita di carico	
Uscita		Pressione del sistema	
Varianti di uscita e ingresso		Vibrazioni	
Segnale di uscita		Magnetismo ed elettricità statica	6/
Segnale in caso di allarme			
Carico		Costruzione meccanica	67
Dati della connessione Ex		Dimensioni in unità ingegneristiche SI	
Taglio bassa portata		Dimensioni in unità ingegneristiche US	
Isolamento galvanico			100
Dati specifici del protocollo	25		101
		•	101
Alimentazione	32		103
Assegnazione dei morsetti	32		103
Connettori del dispositivo disponibili			103
Tensione di alimentazione	34	nagoona	102
Potenza assorbita	34	Interfaccia operatore	105
Consumo di corrente	35	Concetto operativo	
Interruzione dell'alimentazione	35	Lingue	
Elemento di protezione dalle sovracorrenti	35	Operatività locale	
Collegamento elettrico			106
Morsetti	46		112
Ingressi cavo	47		114
Assegnazione dei pin, connettore del dispositivo	47	3	115
Specifiche cavi	48	1 11	116
Protezione alle sovratensioni	51	ristorom gestione dati	110
Caratteristiche prestazionali	52	**	117
Condizioni operative di riferimento	- 1		117
Errore di misura massimo		Marcatura UKCA	
Ripetibilità		Marcatura RCM	
Tempo di risposta per misura della temperatura		Approvazione Ex	
Influenza della temperatura ambiente			119
minuciiza aciia temperatura ambiente	74	*	119
		Sicurezza funzionale	
33	54	Certificazione HART	120
Posizione di montaggio			120
Orientamento	56	Certificazione PROFIBUS	120
Tratti rettilinei in entrata e in uscita	57	Certificazione EtherNet/IP	120
Adattatori	58		120
Istruzioni di montaggio speciali	58	Certificazione PROFINET con Ethernet-APL	121
-		Approvazione per apparecchiature radio	121
Amhiente	59	Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)	121
Ambiente			121
Campo di temperatura ambiente	59	Standard e direttive esterne	121
Temperatura di immagazzinamento	59		

Informazioni per l'ordine	122
Pacchetti applicativi Funzionalità diagnostica Heartbeat Technology Pulizia Server OPC-UA	122 122
Accessori	123 123 125 126 126
Documentazione supplementare	126 126 127
Marchi registrati	128

Informazioni su questo documento

Simboli Simboli elettrici

Simbolo	Significato
===	Corrente continua
~	Corrente alternata
\sim	Corrente continua e corrente alternata
=	Messa a terra Un morsetto di terra che, per quanto concerne l'operatore, è messo a terra tramite un sistema di messa a terra.
	Connessione di equipotenzialità (PE: punto a terra di protezione) Morsetti di terra che devono essere collegati alla messa a terra, prima di eseguire qualsiasi altra connessione.
	I morsetti di terra sono posizionati all'interno e all'esterno del dispositivo: Morsetto di terra interno: la connessione di equipotenzialità deve essere collegata alla rete di alimentazione. Morsetto di terra esterno: il dispositivo è collegato al sistema di messa a terra dell'impianto.

Simboli specifici della comunicazione

Simbolo	Significato
	WLAN (Wireless Local Area Network) Comunicazione tramite una rete locale wireless.

Simboli per alcuni tipi di informazioni

Simbolo	Significato
✓	Ammessi Procedure, processi o interventi consentiti.
✓ ✓	Preferenziali Procedure, processi o interventi preferenziali.
X	Vietato Procedure, processi o interventi vietati.
i	Suggerimento Indica informazioni aggiuntive.
	Riferimento alla documentazione
	Riferimento alla pagina
	Riferimento al grafico
	Ispezione visiva

Simboli nei grafici


Simbolo	Significato
1, 2, 3,	Riferimenti
1., 2., 3.,	Serie di passaggi
A, B, C,	Viste

Simbolo	Significato
A-A, B-B, C-C,	Sezioni
EX	Area pericolosa
×	Area sicura (area non pericolosa)
≋ →	Direzione del flusso

Funzionamento e struttura del sistema

Principio di misura

Secondo la *legge sull'induzione magnetica di Faraday*, in un conduttore che si muove in un campo magnetico viene indotta una tensione.



Δ002896

- Ue Tensione indotta
- B Induzione magnetica (campo magnetico)
- L Distanza tra gli elettrodi
- I Corrente
- v Velocità di deflusso

Nel principio di misura elettromagnetica, il fluido che defluisce è il conduttore in movimento. La tensione indotta (U_e) è proporzionale alla velocità di deflusso (v) ed è fornita all'amplificatore tramite due elettrodi di misura. La portata volumetrica (Q) è calcolata mediante la sezione del tubo (A). Il campo magnetico viene generato da una corrente continua commutata a polarità alternata.

Formule di calcolo

- Tensione indotta $U_e = B \cdot L \cdot v$
- Portata volumetrica $Q = A \cdot v$


Sistema di misura

Il dispositivo comprende un trasmettitore e un sensore.

Il dispositivo è disponibile in versione compatta:

Trasmettitore e sensore costituiscono un'unità meccanica.

Trasmettitore




Versioni del dispositivo e materiali:

- Custodia del trasmettitore
 - Alluminio, rivestito: alluminio, AlSi10Mg, rivestito
- Acciaio inox, igienico: acciaio inox, 1.4404
- Materiale della finestra nella custodia del trasmettitore:
 - Alluminio, rivestito: vetro
 - Alluminio, rivestito: policarbonato

Configurazione:

- Controllo esterno mediante display locale (LCD) con Touch Control, a quattro righe, retroilluminato e menu guidati (procedure guidate "Make-it-run") per la messa in servizio in base all'applicazione.
- Tramite interfaccia service o interfaccia WLAN:
 - Tool operativi (ad es. FieldCare, DeviceCare)
 - Web server (accesso mediante web browser, ad es. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge)

Sensore




Diametro nominale: DN 2...150 (1/12...6")

Materiali

- Corpo del sensore: acciaio inox, 1.4301 (304)
- Tubi di misura: acciaio inox, 1.4301 (304)
- Rivestimento: PFA
- Elettrodi: acciaio inox, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalio; platino (solo fino a DN 25 (1"))
- Connessioni al processo: acciaio inox, 1.4404 (F316L); PVDF; giunto filettato adesivo in PVC
- Guarnizioni:
 - DN 2 ... 25 (1/12 ... 1"): guarnizione O-ring(EPDM, FKM, Kalrez), guarnizione asettica (EPDM, FKM, silicone)
 - \bullet DN 40 ... 150 (1 ½ ... 6"): guarnizione asettica (EPDM, FKM, silicone)
- Anelli di messa a terra: acciaio inox, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalio

Dati costruttivi



🛮 1 Possibilità di integrazione dei misuratori in un sistema

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Cavo di collegamento (0/4 ... 20 mA HART ecc.)
- 3 Bus di campo
- 4 Accoppiatore
- 5 Area sicura

Sicurezza IT

- 6 Area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2
- Area pericolosa: Zona 1; Classe I, Divisione 1

Affidabilità

La garanzia è valida solo se il prodotto è installato e impiegato come descritto nelle Istruzioni di funzionamento. Il prodotto è dotato di un meccanismo di sicurezza che protegge le sue impostazioni da modifiche involontarie.

Delle misure di sicurezza IT, che forniscono una protezione addizionale al prodotto e al trasferimento dei dati associati, devono essere implementate dagli stessi operatori secondo i loro standard di sicurezza.

Funzioni informatiche di sicurezza specifiche del dispositivo

Il dispositivo offre varie funzioni specifiche per favorire la sicurezza dell'operatore. Queste funzioni possono essere configurate dall'utente e, se utilizzate correttamente, garantiscono una maggiore sicurezza operativa. Quello che segue è un elenco delle funzioni più importanti:

Funzione/interfaccia	Impostazione di fabbrica	Raccomandazione
Protezione scrittura tramite microinterruttore protezione scrittura hardware → 🖺 8	Non abilitata	Su base individuale in base alla valutazione del rischio
Codice di accesso (valido anche per accesso al web server o connessione FieldCare) → 🖺 8	Non abilitato (0000)	Assegnare un codice di accesso personalizzato durante la messa in servizio
WLAN (opzione d'ordine nel modulo display)	Abilitata	Su base individuale in base alla valutazione del rischio
Modalità di sicurezza WLAN	Abilitata (WPA2-PSK)	Non modificare
Passphrase WLAN (password) → 🖺 8	Numero di serie	Assegnare una passphrase WLAN individuale durante la messa in servizio
Modalità WLAN	Punto di accesso	Su base individuale in base alla valutazione del rischio

Funzione/interfaccia	Impostazione di fabbrica	Raccomandazione
Web server → 🖺 8	Abilitato	Su base individuale in base alla valutazione del rischio
Interfaccia service CDI-RJ45 → 🖺 9	-	Su base individuale in base alla valutazione del rischio

Protezione dell'accesso mediante protezione scrittura hardware

L'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo tramite display locale, web browser o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) può essere disabilitato tramite un selettore di protezione scrittura (DIP switch sul modulo dell'elettronica principale). Quando la protezione scrittura hardware è abilitata, l'accesso ai parametri è di sola lettura.

Il dispositivo viene spedito con la protezione scrittura hardware disabilitata.

Protezione dell'accesso mediante password

Sono disponibili varie password per proteggere l'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo o l'accesso al dispositivo tramite l'interfaccia WLAN.

- Codice di accesso specifico dell'utente
 - Protegge l'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo mediante display locale, web browser o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare). L'autorizzazione di accesso è regolamentata in modo univoco, utilizzando un codice di accesso specifico dell'utente.
- Frase d'accesso WLAN
 - La chiave di rete protegge una connessione tra un'unità operativa (ad es. notebook o tablet) e il dispositivo mediante interfaccia WLAN e può essere ordinata come opzione.
- Modalità di infrastruttura
 Quando il dispositivo funziona in modalità di infrastruttura, la passphrase WLAN corrisponde alla passphrase WLAN configurata sul lato dell'operatore.

Codice di accesso specifico dell'utente

L'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo tramite display locale, web browser o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) può essere protetto tramite il codice di accesso specifico dell'utente, modificabile.

WLAN passphrase: funzionamento come punto di accesso WLAN

La chiave di rete protegge la connessione tra unità operativa (ad es. computer portatile o tablet) e dispositivo tramite l'interfaccia WLAN , che è disponibile in opzione. L'autenticazione WLAN della chiave di rete è conforme allo standard IEEE 802.11.

La chiave di rete, variabile a seconda del dispositivo, è predefinita alla consegna. La chiave può essere modificata tramite sottomenu **WLAN settings** in parametro **WLAN passphrase**.

Modalità di infrastruttura

SSID e passphrase sul lato del sistema proteggono la connessione tra dispositivo e punto di accesso WLAN. Per l'accesso, contattare il relativo amministratore di sistema.

Note generali sull'uso delle password

- Il codice di accesso e la chiave di rete forniti con il dispositivo per motivi di sicurezza devono essere cambiati durante la messa in servizio.
- Per la definizione e la gestione del codice di accesso e della chiave di rete, attenersi alle regole generali per la creazione di una password sicura.
- L'utente deve gestire con attenzione il codice di accesso e la chiave di rete, garantendone la sicurezza.

Accesso mediante web server

Il dispositivo può essere comandato e configurato mediante un web browser e il web server integrato. La connessione è stabilita tramite interfaccia service (CDI-RJ45) o interfaccia WLAN. Per le versioni del dispositivo con i protocolli di comunicazione EtherNet/IP e PROFINET, la connessione può essere stabilita anche mediante la connessione del morsetto per la trasmissione del segnale con EtherNet/IP, PROFINET (connettore RJ45) o PROFINET con Ethernet-APL (a due fili).

Il dispositivo è consegnato con il web server abilitato. Il web server può essere disabilitato, se necessario, mediante il parametro **Funzionalità Web server** (ad es. dopo la messa in servizio).

Le informazioni relative al dispositivo e allo stato possono essere nascoste dalla pagina di login per impedire accessi non autorizzati.



Informazioni dettagliate sui parametri del dispositivo:

Documentazione "Descrizione dei parametri dello strumento" .

Accesso mediante OPC-UA



Il dispositivo, grazie al pacchetto applicativo "OPC UA Server", può comunicare con i client OPC UA.

Il server OPC UA integrato nel dispositivo è accessibile dal punto di accesso WLAN utilizzando l'interfaccia WLAN - disponibile in opzione - o l'interfaccia service (CDI- RJ45) tramite Ethernet. Diritti di accesso e autorizzazioni in base alla configurazione separata.

Sono supportate le seguenti modalità di sicurezza, come da specifica OPC UA (IEC 62541):

- Nessuno
- Basic128Rsa15 firmato
- Basic128Rsa15 firmato e crittografato

Accesso mediante interfaccia service (CDI-RJ45)

Il dispositivo può essere collegato a una rete mediante l'interfaccia service (CDI-RJ45). Delle funzioni specifiche del dispositivo garantiscono il suo funzionamento sicuro in rete.

Si raccomanda il rispetto degli standard e delle direttive industriali rilevanti, definiti dai comitati di sicurezza nazionali e internazionali, come secondo IEC/ISA62443 o IEEE. Comprendono misure di sicurezza organizzative, come l'assegnazione delle autorizzazioni di accesso e, anche, interventi tecnici, come la segmentazione della rete.



I trasmettitori con approvazione Ex de non possono essere collegati mediante l'interfaccia service (CDI-RJ45)!

Codice d'ordine per "Approvazione trasmettitore + sensore", opzioni (Ex de): BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB BB, C2, GB, MB, NB



Ingresso

Variabile misurata

Variabili misurate dirette

- Portata volumetrica (proporzionale alla tensione indotta)
- Temperatura ¹⁾
- Conducibilità elettrica

Variabili misurate calcolate

- Portata massica
- Portata volumetrica compensata
- Conducibilità elettrica compensata 1)

Campo di misura

Tipicamente $v = 0.01 \dots 10 \text{ m/s} (0.03 \dots 33 \text{ ft/s}) \text{ con l'accuratezza specificata}$

¹⁾ Disponibile solo per diametri nominali DN 15 ... 150 (½ ... 6") e con il codice di ordinazione per "Sensore opzionale", opzione CI "Misura di temperatura fluidi".

Valori di portata caratteristici in unità ingegneristiche SI: DN 2 ... 125 ($\frac{1}{12}$... 5")

Diametro	nominale	Portata consigliata	Impostazioni di fabbrica		
		Valore fondoscala min./max. (v ~ 0,3/10 m/s)	Uscita in corrente al valore fondoscala (v ~ 2,5 m/s)	Valore impulso (~ 2 impulsi)	Taglio bassa portata (v ~ 0,04 m/s)
[mm]	[in]	[dm³/min]	[dm³/min]	[dm³]	[dm³/min]
2	1/12	0,06 1,8	0,5	0,005	0,01
4	5/32	0,25 7	2	0,025	0,05
8	5/16	1 30	8	0,1	0,1
15	1/2	4 100	25	0,2	0,5
25 ¹⁾	1	9 300	75	0,5	1
40	1 ½	25 700	200	1,5	3
50	2	35 1 100	300	2,5	5
65	-	60 2 000	500	5	8
80	3	90 3 000	750	5	12
100	4	145 4700	1200	10	20
125	5	220 7 500	1850	15	30

¹⁾ I valori si applicano alla versione del prodotto: 5HxB26

Valori di portata caratteristici in unità ingegneristiche SI: DN 150 (6")

Diame	etro nominale	Portata consigliata	Impostazioni di fabbrica		ca
		Valore fondoscala min./max. (v ~ 0,3/10 m/s)	nin./max. al valore Valore		Taglio bassa portata (v ~ 0,04 m/s)
[mm] [in] [m³/h]		[m³/h]	[m³]	[m³/h]	
150	6	20 600	150	0,03	2,5

Valori di portata caratteristici in unità ingegneristiche US: $\frac{1}{12}$ - 6" (DN 2 - 150)


Diametro	nominale	Portata consigliata	Impostazioni di fabbrica		
		Valore fondoscala min./max. (v ~ 0,3/10 m/s)	Uscita in corrente al valore fondoscala (v ~ 2,5 m/s)	Valore impulso (~ 2 impulsi)	Taglio bassa portata (v ~ 0,04 m/s
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/ min]
1/12	2	0,015 0,5	0,1	0,001	0,002
1/32	4	0,07 2	0,5	0,005	0,008
5/16	8	0,25 8	2	0,02	0,025
1/2	15	1 27	6	0,05	0,1
1 ¹⁾	25	2,5 80	18	0,2	0,25
1 ½	40	7 190	50	0,5	0,75
2	50	10 300	75	0,5	1,25

Diametro	nominale	Portata consigliata	Impostazioni di fabbrica			
		Valore fondoscala min./max. (v ~ 0,3/10 m/s)	Uscita in corrente al valore fondoscala (v ~ 2,5 m/s)	Valore impulso (~ 2 impulsi)	Taglio bassa portata (v ~ 0,04 m/s)	
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/ min]	
3	80	24 800	200	2	2,5	
4	100	40 1250	300	2	4	
5	125	60 1950	450	5	7	

¹⁾ I valori si applicano alla versione del prodotto: 5HxB26

Campo di misura consigliato





Campo di portata consentito

Superiore a 1000:1

Per le misure fiscali, i campi di portata consentiti sono da 100 : 1 fino a 630 : 1, in base al diametro nominale. Maggiori dettagli sono specificati dalla relativa approvazione.

Segnale di ingresso

Varianti di uscita e ingresso

→ 🖺 13

Valori misurati esterni

Per migliorare l'accuratezza di misura di alcune variabili misurate o per calcolare la portata massica, il sistema di automazione può trasmettere in modo continuo diversi valori misurati al misuratore:

- La temperatura del fluido consente la misura della conducibilità con compensazione della temperatura (es. iTEMP)
- Densità di riferimento per calcolare la portata massica
- Endress+Hauser può fornire vari misuratori di pressione e temperatura: v. la sezione "Accessori" → 🖺 126

Si consiglia di acquisire dei valori misurati esterni per calcolare la portata volumetrica compensata.

Protocollo HART

I valori misurati sono trasferiti dal sistema di automazione al misuratore mediante protocollo HART. Il trasmettitore di pressione deve supportare le seguenti funzioni specifiche del protocollo:

- Protocollo HART
- Modalità burst

Ingresso in corrente

Comunicazione digitale

I valori misurati possono essere scritti dal sistema di automazione mediante:

- FOUNDATION Fieldbus
- PROFIBUS DP
- PROFIBUS PA
- Modbus RS485
- Modbus TCP su Ethernet-APL

- Ethernet/IPPROFINET
- PROFINET su Ethernet-APL

Ingresso in corrente 0/...20 mA

Ingresso in corrente	0/420 mA (attivo/passivo)
Range di corrente	420 mA (attivo)0/420 mA (passivo)
Risoluzione	1 μΑ
Caduta di tensione	Tipicamente: 0,6 2 V per 3,6 22 mA (passiva)
Tensione di ingresso massima	≤ 30 V (passiva)
Tensione circuito aperto	≤ 28,8 V (attiva)
Variabili in ingresso consentite	TemperaturaDensità

Ingresso di stato

Valori di ingresso massimi	■ DC -3 30 V ■ Se l'ingresso di stato è attivo (ON): $R_i > 3 k\Omega$
Tempo di risposta	Configurabile: 5 200 ms
Livello del segnale di ingresso	■ Segnale Low: -3 +5 V c.c. ■ Segnale High: 12 30 V c.c.
Funzioni assegnabili	 Off Azzera i singoli totalizzatori separatamente Azzeramento di tutti i totalizzatori Portata in stand-by

Uscita

Varianti di uscita e ingresso

A seconda dell'opzione selezionata per uscita/ingresso 1, sono disponibili diverse opzioni per le altre uscite e gli altri ingressi. È possibile selezionare una sola opzione per ogni uscita/ingresso 1 ... 3. Le tabelle che seguono devono essere lette verticalmente (\downarrow) .

Esempio: se è stata selezionata l'opzione BA "4-20 mA HART" per uscita/ingresso 1, una delle opzioni A, B, D, E, F, H, I o J è disponibile per l'uscita 2 e una delle opzioni A, B, D, E, F, H, I o J è disponibile per l'uscita 3.

Uscita/ingresso 1 e opzioni per uscita/ingresso 2



Opzioni per uscita/ingresso 3 → 🖺 14

CA ↓	CC ↓	SA ↓	TA ↓	LA ↓	GA ↓	HA ↓					
+											
	↓										
		\									
			\								
				\							
					\						1
						4					
					_		MA				
							\	NA			
								\	RA		
									\	RB	
										\	RC
1	\	\	\	4	4	\	\	\	\	\	\
Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
		В		В	В		В	В	В	В	
С	С		С			С					С
		D		D	D		D	D	D	D	
		Е		Е	Е		Е	Е	Е	Е	
							F				
G	G		G			G					G
		Н		Н	Н		Н	Н	Н	Н	
		I		I	I		I	I	I	I	
							T	T	J	J	
			D E G G H	D E G G G H G G	G G G G G H H H I I	G G G G G G G H H H H H	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	D D D D E E E E G G G G H H H H I I I I	D E E	G G G G H H H H H H H H H H H H H H H H	G G G H

- 2) Se la doppia uscita impulsiva (F) è selezionata per uscita/ingresso 2 (021), per uscita/ingresso 3 (022) è disponibile solo l'opzione di doppia uscita impulsiva (F).

Uscita/ingresso 1 e opzioni per uscita/ingresso 3

Opzioni per uscita/ingresso 2 → 🗎 13

Codice d'ordine per "Uscita; ingresso 1" (020) →					0	pzior	ni con	senti	ite				
Uscita in corrente 4 20 mA HART	ВА												
Uscita in corrente 4 20 mA HART Ex i passiva	\	CA											
Uscita in corrente 4 20 mA HART Ex i attiva		4	c.c.										
FOUNDATION Fieldbus			4	SA									
FOUNDATION Fieldbus Ex i				\	TA								
PROFIBUS DP					\	LA							
PROFIBUS PA						4	GA						
PROFIBUS PA Ex i							4	НА					
Modbus RS485								\	MA				
Switch EtherNet/IP a 2 porte integrato									\	NA			
Switch PROFINET a 2 porte integrato										\rightarrow	RA		
PROFINET su Ethernet-APL/SPE, 10 Mbit/s, a 2 fili											4	RB	
PROFINET su Ethernet-APL Ex i, 10 Mbit/s, a 2 fili												4	RC
Codice d'ordine per "Uscita; ingresso 3" (022) →	\	4	4	\	\	4	4	\	\	→	\	\	1
Non utilizzato	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Uscita in corrente da 4 a 20 mA	В					В			В	В	В	В	
Uscita in corrente 4 20 mA Ex i passiva		С	С										
Ingresso/uscita configurabile dall'utente	D					D			D	D	D	D	
Uscita impulsi/frequenza/contatto	Е					Е			Е	Е	Е	Е	
Doppia uscita impulsiva (slave) 1)	F								F				
Uscita impulsi/frequenza/contatto Ex i passiva		G	G										
Uscita a relè	Н					Н			Н	Н	Н	Н	
Ingresso in corrente 0/20 mA	I					I			I	I	I	I	
Ingresso di stato	J					J			J	J	J	J	

¹⁾ Se la doppia uscita impulsiva (F) è selezionata per uscita/ingresso 2 (021), per uscita/ingresso 3 (022) è disponibile solo l'opzione di doppia uscita impulsiva (F).

14

Segnale di uscita

Uscita in corrente 4 ... 20 mA HART

Codice d'ordine	"Uscita; ingresso 1" (20): Opzione BA: uscita in corrente 420 mA HART
Modalità del segnale	Può essere impostata su: Attiva Passiva
Campo di corrente	Può essere impostata su: 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA Commodalità del segnale attiva) Corrente fissa
Tensione circuito aperto	c.c. 28,8 V(attiva)
Tensione di ingresso massima	c.c. 30 V (passiva)
Carico	250 700 Ω
Risoluzione	0,38 μΑ
Smorzamento	Configurabile: 0 999,9 s
Variabili misurate assegnabili	 Portata volumetrica Portata massica Portata volumetrica compensata Velocità di deflusso Conducibilità Conducibilità compensata Temperatura Temperatura dell'elettronica

Uscita in corrente 4 ... 20 mA HART Ex i

Codice d'ordine	"Uscita; ingresso 1" (20), scegliere tra: ■ Opzione CA: uscita in corrente 420 mA HART Ex i passiva ■ Opzione CC: uscita in corrente 420 mA HART Ex i attiva
Modalità del segnale	Dipende dalla versione d'ordine selezionata.
Campo di corrente	Può essere impostata su: 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA (solo con modalità del segnale attiva) Corrente fissa
Tensione circuito aperto	c.c. 21,8 V(attiva)
Tensione di ingresso massima	c.c. 30 V (passiva)
Carico	 250 400 Ω (attiva) 250 700 Ω (passivo)
Risoluzione	0,38 μΑ
Smorzamento	Configurabile: 0 999,9 s
Variabili misurate assegnabili	 Portata volumetrica Portata massica Portata volumetrica compensata Velocità di deflusso Conducibilità Conducibilità compensata Temperatura Temperatura dell'elettronica

FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus	H1, IEC 61158-2, isolato galvanicamente
Trasferimento dati	31,25 kbit/s
Consumo di corrente	10 mA
Tensione di alimentazione consentita	9 32 V
Connessione del bus	Con protezione integrata contro l'inversione di polarità

PROFIBUS DP

Codifica del segnale	Codice NRZ
Trasferimento dati	9,6 kBaud12 MBaud
Resistore di terminazione	Integrato, può essere attivato tramite DIP switch

PROFIBUS PA

PROFIBUS PA	Secondo EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP), isolato galvanicamente
Trasmissione dati	31,25 kbit/s
Consumo di corrente	10 mA
Tensione di alimentazione consentita	9 32 V
Connessione del bus	Con protezione integrata contro l'inversione di polarità

Modbus RS485

Interfaccia fisica	RS485 secondo lo standard EIA/TIA-485
Resistore di terminazione	Integrato, può essere attivato tramite DIP switch

EtherNet/IP

Standard	Secondo IEEE 802.3
----------	--------------------

PROFINET

Standard	Secondo IEEE 802.3	
----------	--------------------	--

PROFINET con Ethernet-APL

Uso del dispositivo	Connessione del dispositivo a un interruttore da campo APL Il dispositivo può essere utilizzato solo secondo le seguenti classificazioni della porta APL: ■ Se utilizzato in aree pericolose: SLAA o SLAC ¹) ■ Se utilizzato in aree sicure: SLAX Valori di connessione dell'interruttore da campo APL (corrisponde, ad esempio alla classificazione SPCC o SPAA della porta APL): ■ Tensione di ingresso massima:15 V _{DC} ■ Valori di uscita minimi: 0,54 W Connessione del dispositivo a un interruttore SPE ■ In aree sicure, il dispositivo può essere utilizzato con un apposito interruttore SPE: il dispositivo può essere collegato a un interruttore SPE con una tensione massima di 30 V _{DC} e una potenza in uscita minima di 1,85 W collegata. ■ L'interruttore SPE deve supportare le classi di potenza 10BASE-T1L standard e PoDL 10, 11 o 12 e prevedere una funzione per disattivare il rilevamento della
PROFINET	classe di potenza. Secondo IEC 61158 e IEC 61784
Ethernet-APL	Secondo IEEE 802.3cg, specifica v1.0 del profilo porta APL, isolata galvanicamente
Trasmissione dati	10 Mbit/s
Consumo di corrente	Trasmettitore • Max 400 mA(24 V) • Max. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)
Tensione di alimentazione consentita	9 30 V
Connessione di rete	Con protezione integrata contro l'inversione di polarità

¹⁾ Per maggiori informazioni sull'uso del dispositivo in aree pericolose, v. Istruzioni di sicurezza specifiche per aree pericolose

Uscita in corrente da 4 a 20 mA

Codice d'ordine	"Uscita; ingresso 2" (21), "Uscita; ingresso 3" (022): Opzione B: uscita in corrente 420 mA
Modalità del segnale	Può essere impostata su: Attiva Passiva
Campo di corrente	Può essere impostata su: 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA (solo con modalità del segnale attiva) Corrente fissa
Valori di uscita massimi	22,5 mA
Tensione circuito aperto	c.c. 28,8 V(attiva)
Tensione di ingresso massima	c.c. 30 V (passiva)
Carico	0 700 Ω
Risoluzione	0,38 μΑ

Smorzamento	Configurabile: 0 999,9 s
Variabili misurate assegnabili	 Portata volumetrica Portata massica Portata volumetrica compensata Velocità di deflusso Conducibilità Conducibilità compensata Temperatura Temperatura dell'elettronica

Uscita in corrente 4 ... 20 mA Ex i passiva

Codice d'ordine	"Uscita; ingresso 2" (21), "Uscita; ingresso 3" (022): Opzione C: uscita in corrente 420 mA Ex i passiva
Modalità del segnale	Passiva
Campo di corrente	Può essere impostata su: 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA Corrente fissa
Valori di uscita massimi	22,5 mA
Tensione di ingresso massima	30 V c.c.
Carico	0 700 Ω
Risoluzione	0,38 μΑ
Smorzamento	Configurabile: 0 999 s
Variabili misurate assegnabili	 Portata volumetrica Portata massica Portata volumetrica compensata Velocità di deflusso Conducibilità Conducibilità compensata Temperatura Temperatura dell'elettronica

Uscita impulsi/frequenza/contatto

Funzione	Può essere configurata come uscita impulsi, frequenza o contatto
Versione	Open collector
	Può essere impostata su:
	■ Attiva ■ Passiva
	■ Passiva NAMUR
	Ex i, passiva
Valori di ingresso massimi	c.c 30 V, 250 mA (passiva)
Tensione circuito aperto	c.c. 28,8 V(attiva)
Caduta di tensione	Per 22,5 mA: ≤ c.c. 2 V
Uscita impulsi	
Valori di ingresso massimi	c.c 30 V, 250 mA (passiva)
Corrente di uscita massima	22,5 mA (attivo)
Tensione circuito aperto	c.c. 28,8 V(attiva)
Larghezza impulso	Configurabile: 0,05 2 000 ms

Frequenza di impulsi massima	10 000 Impulse/s
Valore d'impulso	Configurabile
Variabili misurate assegnabili	 Portata volumetrica Portata massica Portata volumetrica compensata
Uscita frequenza	
Valori di ingresso massimi	c.c 30 V, 250 mA (passiva)
Corrente di uscita massima	22,5 mA (attiva)
Tensione circuito aperto	c.c. 28,8 V(attiva)
Frequenza in uscita	Configurabile: valore fondoscala frequenza 2 $10000\text{Hz}(f_{\text{max}}=12500\text{Hz})$
Smorzamento	Configurabile: 0 999,9 s
Rapporto impulso/pausa	1:1
Variabili misurate assegnabili	 Portata volumetrica Portata massica Portata volumetrica compensata Velocità di deflusso Conducibilità Conducibilità compensata Temperatura Temperatura dell'elettronica
Uscita contatto	
Valori di ingresso massimi	c.c 30 V, 250 mA (passiva)
Tensione circuito aperto	c.c. 28,8 V(attiva)
Comportamento di commutazione	Binario, conduce o non conduce
Ritardo di commutazione	Configurabile: 0 100 s
Numero di cicli di commutazione	Illimitato
Funzioni assegnabili	 Disabilita On Comportamento diagnostico Soglia: Disabilita Portata volumetrica Portata massica Portata volumetrica compensata Velocità di deflusso Conducibilità Conducibilità compensata Totalizzatore 1-3 Temperatura Temperatura dell'elettronica Monitoraggio della direzione del flusso Stato Rilevamento di tubo vuoto Indice accumulo Superamento soglia HBSI Taglio di bassa portata

Doppia uscita impulsiva

Funzione	Doppio impulso
Versione	Open collector
	Può essere impostata su: Attiva Passiva Passiva NAMUR
Valori di ingresso massimi	c.c 30 V, 250 mA (passiva)
Tensione circuito aperto	c.c. 28,8 V(attiva)
Caduta di tensione	Per 22,5 mA: ≤ c.c. 2 V
Frequenza in uscita	Configurabile: 0 1 000 Hz
Smorzamento	Configurabile: 0 999 s
Rapporto impulso/pausa	1:1
Variabili misurate assegnabili	 Portata volumetrica Portata massica Portata volumetrica compensata Velocità di deflusso Conducibilità Conducibilità compensata Temperatura Temperatura dell'elettronica

Uscita a relè

Funzione	Uscita contatto
Versione	Uscita a relè, isolata galvanicamente
Comportamento di commutazione	Può essere impostata su: NA (Normalmente aperto), impostazione di fabbrica NC (normalmente chiuso)
Capacità di commutazione massima (passiva)	■ 30 V c.c., 0,1 A ■ 30 V c.a., 0,5 A
Funzioni assegnabili	 Disabilita On Comportamento diagnostico Soglia: Disabilita Portata volumetrica Portata massica Portata volumetrica compensata Velocità di deflusso Conducibilità Conducibilità compensata Totalizzatore 1-3 Temperatura Temperatura dell'elettronica Monitoraggio della direzione del flusso Stato Rilevamento di tubo vuoto Indice accumulo Superamento soglia HBSI Taglio di bassa portata

Ingresso/uscita configurabile dall'utente

Durante la messa in servizio del dispositivo, è assegnato ${\bf un}$ ingresso o un'uscita specifica a un ingresso/uscita configurabile dall'utente (I/O configurabile).

Sono disponibili per l'assegnazione i seguenti ingressi e uscite:

- Selezione dell'uscita in corrente: 4...20 mA (attiva), 0/4...20 mA (passiva)
- Uscita impulsi/frequenza/contatto
- Selezione dell'ingresso in corrente: 4...20 mA (attivo), 0/4...20 mA (passivo)
- Ingresso di stato

I valori tecnici corrispondono a quelli di uscite e ingressi descritti in questo paragrafo.

Segnale in caso di allarme

 $\label{lem:cond} A \ seconda \ dell'interfaccia, le \ informazioni \ sul \ guasto \ sono \ visualizzate \ come \ segue:$

Uscita in corrente HART

Diagnostica del dispositivo	Le condizioni del dispositivo possono essere richiamate mediante HART
	Command 48

PROFIBUS PA

Messaggi di stato e di allarme	Diagnostica in conformità al Profilo 3.02 PROFIBUS PA
Corrente di guasto FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA

PROFIBUS DP

Messaggi di	Diagnostica in conformità al Profilo 3.02 PROFIBUS PA
stato e di allarme	

EtherNet/IP

Diagnostica del dispositivo	Le condizioni del dispositivo possono essere richiamate in Input Assembly
-----------------------------	---

PROFINET

Diagnostica del dispositivo	Secondo "Application Layer protocol for decentralized periphery", Versione 2.3

PROFINET con Ethernet-APL

Diagnostica del dispositivo	Diagnostica secondo PROFINET PA Profile 4
-----------------------------	---

FOUNDATION Fieldbus

Messaggi di stato e di allarme	Diagnostica secondo FF-891
Corrente di guasto FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA

Modbus RS485

Modalità di guasto	Selezione:
	■ Valore NaN anziché valore di corrente
	■ Ultimo valore valido

Modbus TCP-APL

Modalità di guasto	Selezione:
	 Valore NaN anziché valore di corrente
	 Ultimo valore valido

Uscita in corrente 0/4...20 mA

4...20 mA

Modalità di guasto	Selezione:
	 4 20 mA secondo raccomandazioni NAMUR NE 43
	■ 4 20 mA secondo US
	■ Valore min.: 3,59 mA
	■ Valore max.: 22,5 mA
	■ Valore definibile tra: 3,59 22,5 mA
	Valore attuale
	 Ultimo valore valido
	 Valore definibile tra: 3,59 22,5 mA Valore attuale

0...20 mA

Modalità di guasto	Selezione:
	■ Allarme di massimo: 22 mA
	■ Valore definibile tra: 0 20,5 mA

Uscita impulsi/frequenza/contatto

Uscita impulsi	Uscita impulsi	
Modalità di guasto	Selezione: Valore effettivo Nessun impulso	
Uscita frequenza		
Modalità di guasto	Selezione: Valore effettivo O Hz Valore definibile tra: 2 12 500 Hz	
Uscita contatto		
Modalità di guasto	Selezione: Stato attuale Apertura Chiusura	

Uscita a relè

Modalità di guasto	Selezione: Stato attuale
	AperturaChiuso

Display locale

Display alfanumerico	Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi
Retroilluminazione	La luce rossa segnala un errore del dispositivo.

Segnale di stato secondo raccomandazione NAMUR NE 107

Interfaccia/protocollo

- Mediante comunicazione digitale:
 - Protocollo HART
 - FOUNDATION Fieldbus
 - PROFIBUS PA
 - PROFIBUS DP
 - Modbus RS485
 - Modbus TCP con Ethernet-APL
 - EtherNet/IP
 - PROFINET
 - PROFINET con Ethernet-APL
- Mediante interfaccia service
 - Interfaccia service CDI-RJ45
 - Interfaccia WLAN

Display alfanumerico	Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi
----------------------	---



Web browser

Display alfanumerico	Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi
----------------------	---

Diodi a emissione di luce (LED)

Informazioni di stato	Lo stato è indicato da diversi LED
	Le seguenti informazioni sono visualizzate in base alla versione del dispositivo: Tensione di alimentazione attiva Trasmissione dati attiva Si è verificato un allarme/errore del dispositivo Rete EtherNet/IP disponibile Connessione EtherNet/IP stabilita Rete PROFINET disponibile Connessione PROFINET stabilita Funzione lampeggiante PROFINET

Carico

Segnale di uscita $\rightarrow~ riangleq 15$

Dati della connessione Ex

Valori correlati alla sicurezza

Codice ordine "Uscita; ingresso 1"	Tipo di uscita	Valori correlati alla sicurezza "Uscita; ingresso 1"	
		26 (+)	27 (-)
Opzione BA	Uscita in corrente 4 20 mA HART	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$	
Opzione GA	PROFIBUS PA	$U_{N} = 32 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$	
Opzione LA	PROFIBUS DP	$U_{N} = 32 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$	
Opzione MA	Modbus RS485	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$	
Opzione MB	Modbus TCP con Ethernet-APL		
Opzione SA	FOUNDATION Fieldbus	$U_{N} = 32 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$	

Codice ordine "Uscita; ingresso 1"	Tipo di uscita	Valori correlati alla sicurezza "Uscita; ingresso 1"	
		26 (+)	27 (-)
Opzione NA	EtherNet/IP	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$	
Opzione RA	PROFINET	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$	
Opzione RB	PROFINET con Ethernet- APL	$ \begin{array}{l} Profilo \ porta \ APL \ SLAX \\ SPE \ PoDL \ classi \ 10, \ 11, \ 12 \\ U_N = 30 \ V_{DC} \\ U_M = 250 \ V_{AC} \end{array} $	

Codice ordine	Tipo di uscita	Valori correlati alla sicurezza		a	
"Uscita; ingresso 2" "Uscita; ingresso 3"		Uscita; in	gresso 2	Uscita; in	ngresso 3
. 5		24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
Opzione B	Uscita in corrente 4 20 mA	$U_{\rm N} = 30 V_{\rm DC}$ $U_{\rm M} = 250 V_{\rm AC}$:		
Opzione D	Ingresso/uscita configurabile dall'utente	$U_{\rm N} = 30 V_{\rm DC}$ $U_{\rm M} = 250 V_{\rm AC}$:		
Opzione E	Uscita impulsi/frequenza/ contatto	$U_{\rm N} = 30 V_{\rm DC}$ $U_{\rm M} = 250 V_{\rm AC}$:		
Opzione F	Doppia uscita impulsiva	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$:		
Opzione H	Uscita a relè	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $I_{N} = 100 \text{ mA}_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$			
Opzione I	Ingresso in corrente 4 20 mA	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$:		
Opzione J	Ingresso di stato	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$:		

Valori di sicurezza intrinseca

Codice d'ordine "Uscita; ingresso 1"	Tipo di uscita	Valori di sicurezza intrinseca "Uscita; ingresso 1"	
		26 (+)	27 (-)
Opzione CA	Uscita in corrente 4 20 mA HART Ex i passiva	$\begin{split} &U_{i} = 30 \text{ V} \\ &I_{i} = 100 \text{ mA} \\ &P_{i} = 1,25 \text{ W} \\ &L_{i} = 0 \mu\text{H} \\ &C_{i} = 6 \text{ nF} \end{split}$	
Opzione CC	Uscita in corrente 4 20 mA HART Ex i attiva	Ex ia $^{1)}$ $U_0 = 21.8 \text{ V}$ $I_0 = 90 \text{ mA}$ $P_0 = 491 \text{ mW}$ $L_0 = 4.1 \text{ mH (IIC)}/15 \text{ mH}$ (IIB) $C_0 = 160 \text{ nF (IIC)}/160 \text{ nF (IIB)}$ $U_i = 30 \text{ V}$ $I_i = 10 \text{ mA}$	Ex ic $^{2)}$ $U_0 = 21.8 \text{ V}$ $I_0 = 90 \text{ mA}$ $P_0 = 491 \text{ mW}$ $I_0 = 9 \text{ mH (IIC)/39 mH (IIB)}$ $I_0 = 600 \text{ nF (IIC)/4}$ $I_0 = 600 \text{ nF (IIC)/4}$
		$P_i = 0.3 \text{ W}$ $L_i = 5 \mu\text{H}$ $C_i = 6 \text{ nF}$	

Codice d'ordine "Uscita; ingresso 1"	Tipo di uscita	Valori di sicurezza intrinseca "Uscita; ingresso 1"	
		26 (+)	27 (-)
Opzione HA	PROFIBUS PA Ex i (FISCO Field Device)	$Ex ia ^{1)} \\ U_i = 30 V \\ l_i = 570 mA \\ P_i = 8,5 W \\ L_i = 10 \mu H \\ C_i = 5 nF$	Ex ic 2 $U_{i} = 32 \text{ V}$ $l_{i} = 570 \text{ mA}$ $P_{i} = 8.5 \text{ W}$ $L_{i} = 10 \mu\text{H}$ $C_{i} = 5 \text{ nF}$
Opzione TA	FOUNDATION Fieldbus Ex i	Ex ia $^{1)}$ $U_i = 30 \text{ V}$ $l_i = 570 \text{ mA}$ $P_i = 8,5 \text{ W}$ $L_i = 10 \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$	Ex ic 2) $U_{i} = 32 \text{ V}$ $I_{i} = 570 \text{ mA}$ $P_{i} = 8,5 \text{ W}$ $L_{i} = 10 \mu\text{H}$ $C_{i} = 5 \text{ nF}$
Opzione RC	PROFINET con Ethernet- APL Ex i	_ ·	Ex ic ²⁾ Carico di potenza 2-WISE, profilo di porta APL SLAA

- 1) Disponibile solo per trasmettitore Proline 500 Zona 1; Classe I, Divisione 1.
- 2) Disponibile solo per trasmettitore Zona 2; Classe I, Divisione 2.

Codice d'ordine per "Uscita; ingresso 2"	Tipo di uscita	Valori a	sicurezza int	rinseca o valo	ri NIFW
"Uscita; ingresso 3"		Uscita; ingresso 2		Uscita; ingresso 3	
		24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
Opzione C	Uscita in corrente 4 20 mA Ex i passiva	$U_{i} = 30 \text{ V}$ $l_{i} = 100 \text{ mA}$ $P_{i} = 1,25 \text{ W}$ $L_{i} = 0$ $C_{i} = 0$			
Opzione G	Uscita impulsi/frequenza/ contatto Ex i passiva	$U_{i} = 30 \text{ V}$ $l_{i} = 100 \text{ mA}$ $P_{i} = 1,25 \text{ W}$ $L_{i} = 0$ $C_{i} = 0$			

Taglio bassa portata

I punti di commutazione per il taglio bassa portata sono impostabili dall'utente.

Isolamento galvanico

Le uscite sono isolate galvanicamente:

- dall'alimentazione
- fra lore
- dal morsetto di equalizzazione del potenziale (PE)

Dati specifici del protocollo

HART

ID produttore	0x11
ID tipo di dispositivo	0x3C
Revisione del protocollo HART	7
File descrittivi del dispositivo (DTM, DD)	Informazioni e file disponibili all'indirizzo: www.endress.com
Carico HART	Min. 250 Ω
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento $ ightarrow$ 127.
	Variabili misurate mediante protocollo HARTFunzionalità Burst Mode

FOUNDATION Fieldbus

ID produttore	0x452B48 (hex)
Numero ident	0x103C (hex)
Revisione del dispositivo	1
Revisione DD	Informazioni e file disponibili all'indirizzo:
Revisione CFF	www.endress.comwww.fieldcommgroup.org
ITK (Interoperability Test Kit)	Versione 6.2.0
Numero campagna test ITK	Informazioni: www.endress.com www.fieldcommgroup.org
Capacità Link Master (LAS, Link Active Scheduler)	Sì
Selezione di "Link Master" e "Basic Device"	Sì Impostazione di fabbrica: Basic Device
Indirizzo nodo	Impostazione di fabbrica: 247 (0xF7)
Funzioni supportate	Sono supportati i seguenti metodi: Riavvio ENP Restart Diagnostica Imposta su OOS Imposta su AUTO Leggi dati andamento Leggi logbook eventi
VCR (Virtual communication re	elationship)
Numero di VCR	44
Numero di Link object in VFD	50
Voci permanenti	1
VCR client	0
VCR server	10
VCR source	43
VCR sink	0
VCR subscriber	43
VCR publisher	43
Funzionalità di collegamento r	elative
Intervallo di tempo	4
Ritardo min. tra PDU	8
Ritardo risposta max.	16
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento → 🗎 127. ■ Trasmissione ciclica dei dati ■ Descrizione dei moduli ■ Tempi di esecuzione ■ Metodi

PROFIBUS DP

ID produttore	0x11
Numero ident	0x1570
Versione profilo	3.02

File descrittivi del dispositivo (GSD, DTM, DD)	Informazioni e file disponibili all'indirizzo: ■ https://www.endress.com/download Sulla pagina prodotto del dispositivo: PRODUCTS → Product Finder → Links ■ https://www.profibus.com
Funzioni supportate	 Identificazione e manutenzione Identificazione del dispositivo estremamente semplice da parte del sistema di controllo e mediante targhetta Upload/download PROFIBUS La lettura e la scrittura dei parametri risultano fino a dieci volte più veloci mediante l'upload/download PROFIBUS Informazioni di stato riassuntive Informazioni diagnostiche semplici e intuitive grazie alla classificazione dei possibili messaggi diagnostici
Configurazione dell'indirizzo del dispositivo	 DIP switch sul modulo dell'elettronica I/O Mediante tool operativi (es. FieldCare)
Compatibilità con il modello precedente	Se si sostituisce il dispositivo, il misuratore Promag 300 è compatibile con i dati ciclici dei modelli precedenti. Non sono richiesti adattamenti dei parametri ingegneristici della rete PROFIBUS al file GSD del misuratore Promag 300.
	Modelli precedenti: Promag 50 PROFIBUS DP Numero ID: 1546 (hex) File GSD esteso: EH3x1546.gsd File GSD standard: EH3_1546.gsd Promag 53 PROFIBUS DP Numero ID: 1526 (hex) File GSD esteso: EH3x1526.gsd File GSD standard: EH3_1526.gsd
	Descrizione dell'ambito funzione della compatibilità: Istruzioni di funzionamento → 🖺 127.
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento $\rightarrow \ \ \cong \ 127.$
	 Trasmissione ciclica dei dati Modello a blocchi Descrizione dei moduli

PROFIBUS PA

ID produttore	0x11
Numero ident	0x156C
Versione profilo	3.02
File descrittivi del dispositivo (GSD, DTM, DD)	Informazioni e file disponibili all'indirizzo: ■ https://www.endress.com/download Sulla pagina prodotto del dispositivo: PRODUCTS → Product Finder → Links ■ https://www.profibus.com
Funzioni supportate	 Identificazione e manutenzione Identificazione del dispositivo estremamente semplice da parte del sistema di controllo e mediante targhetta Upload/download PROFIBUS La lettura e la scrittura dei parametri risultano fino a dieci volte più veloci mediante l'upload/download PROFIBUS Informazioni di stato riassuntive Informazioni diagnostiche semplici e intuitive grazie alla classificazione dei possibili messaggi diagnostici
Configurazione dell'indirizzo del dispositivo	 DIP switch sul modulo dell'elettronica I/O Display locale Mediante tool operativi (es. FieldCare)

Compatibilità con il modello precedente	Se si sostituisce il dispositivo, il misuratore Promag 300 è compatibile con i dati ciclici dei modelli precedenti. Non sono richiesti adattamenti dei parametri ingegneristici della rete PROFIBUS al file GSD del misuratore Promag 300.				
	Modelli precedenti: Promag 50 PROFIBUS PA Numero ID: 1525 (hex) File GSD esteso: EH3x1525.gsd File GSD standard: EH3_1525.gsd Promag 53 PROFIBUS PA Numero ID: 1527 (hex) File GSD esteso: EH3x1527.gsd File GSD standard: EH3_1527.gsd Descrizione dell'ambito funzione della compatibilità:				
	Istruzioni di funzionamento → 🖺 127.				
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento → 🖺 127.				
	 Trasmissione ciclica dei dati Modello a blocchi Descrizione dei moduli 				

Dati specifici del protocollo

Protocollo	Modbus Applications Protocol Specification V1.1
Tempi di risposta	 Accesso diretto ai dati: tipicamente 25 50 ms Buffer a scansione automatica (campo dati): tipicamente 3 5 ms
Tipo di dispositivo	Slave
Range di indirizzi per lo slave	1 247
Range di indirizzi per la trasmissione	0
Codici delle funzioni	 03: lettura del registro hold 04: lettura del registro degli inserimenti 06: scrittura di singoli registri 08: diagnostica 16: scrittura di diversi registri 23: lettura/scrittura di diversi registri
Messaggi di trasmissione	Sono supportati dai seguenti codici: O6: scrittura di singoli registri 16: scrittura di diversi registri 23: lettura/scrittura di diversi registri
Velocità di trasmissione supportata	 1200 BAUD 2400 BAUD 4800 BAUD 9600 BAUD 19200 BAUD 38400 BAUD 57600 BAUD 115200 BAUD
Modalità di trasmissione dati	ASCII RTU
Accesso ai dati	Tutti i parametri del dispositivo sono accessibili mediante Modbus RS485. Per informazioni sul registro Modbus

Compatibilità con il modello precedente	Se il dispositivo viene sostituito, il misuratorePromag 300 supporta la compatibilità dei registri Modbus per le variabili di processo e le informazioni diagnostiche con il modello precedente Promag 53. Non è necessario modificare i parametri di progettazione nel sistema di automazione.						
	Descrizione dell'ambito funzione della compatibilità: Istruzioni di funzionamento → 🖺 127.						
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $						
	 Informazioni su Modbus RS485 Codici funzioni Informazioni sul registro Tempo di risposta Mappa dati Modbus 						

EtherNet/IP

Protocollo	■ CIP Networks Library Volume 1: Common Industrial Protocol						
riotocono	CIP Networks Library Volume 2: EtherNet/IP Adaptation of CIP CIP Networks Library Volume 2: EtherNet/IP Adaptation of CIP						
Tipo di comunicazione	■ 10Base-T ■ 100Base-TX						
Profilo del dispositivo	Dispositivo generico (tipo di prodotto: 0x2B)						
ID del produttore	0x000049E						
ID del tipo di dispositivo	0x103C						
Velocità di trasmissione	Automatica ¹⁰ / ₁₀₀ Mbit con rilevamento half-duplex e full-duplex						
Polarità	Polarità automatica per la correzione automatica di coppie incrociate TxD e RxD						
Connessioni CIP supportate	3 connessioni max						
Connessioni esplicite	6 connessioni max						
Connessioni I/O	6 connessioni max. (scanner)						
Opzioni di configurazione per il misuratore	 DIP switch sul modulo dell'elettronica per l'indirizzamento IP Software specifico del produttore (FieldCare) Profilo Add-on di livello 3 per i sistemi di controllo Rockwell Automation Web browser Scheda tecnica elettronica (EDS) incorporata nel misuratore 						
Configurazione dell'interfaccia EtherNet	 Velocità: 10 MBit, 100 MBit, auto (impostazione di fabbrica) Duplex: half-duplex, full-duplex, auto (impostazione di fabbrica) 						
Configurazione dell'indirizzo del dispositivo	 DIP switch sul modulo dell'elettronica per l'indirizzamento IP (ultimi otto caratteri) DHCP Software specifico del produttore (FieldCare) Profilo Add-on di livello 3 per i sistemi di controllo Rockwell Automation Web browser Software EtherNet/IP, ad es. RSLinx (Rockwell Automation) 						
Device Level Ring (DLR)	Sì						
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento $ ightarrow$ 127.						
	 Trasmissione ciclica dei dati Modello a blocchi Gruppi in ingresso e uscita 						

PROFINET

Protocollo	Protocollo del livello di applicazione per dispositivo periferico decentralizzato e automazione distribuita, versione 2.3
Tipo di comunicazione	100 MBit/s

Classe di conformità	Classe di conformità B					
Classe Netload	Netload Classe 2 a 10 Mbps					
Velocità di trasmissione	Automatica 100 Mbit/s con rilevamento full-duplex					
Tempi del ciclo	Da 8 ms					
Polarità	Polarità automatica per la correzione automatica di coppie incrociate TxD e RxD					
MRP (Media Redundancy Protocol)	Si					
Supporto ridondanza di sistema	Ridondanza di sistema S2 (2 AR con 1 NAP)					
Profilo del dispositivo	Identificativo interfaccia applicazione 0xF600 Dispositivo generico					
ID produttore	0x11					
ID tipo di dispositivo	0x843C					
File descrittivi del dispositivo (GSD, DTM, DD)	Informazioni e file disponibili all'indirizzo: ■ www.endress.com Sulla pagina prodotto del dispositivo: Documents/Software → Device drivers ■ www.profibus.com					
Connessioni supportate	 2 x AR (AR controllore I/O) 1 x AR (AR dispositivo supervisore I/O) 1 x ingresso CR (Communication Relation) 1 x uscita CR (Communication Relation) 1 x allarme CR (Communication Relation) 					
Opzioni di configurazione per il misuratore	 DIP switch sul modulo dell'elettronica, per l'assegnazione del nome del dispositivo (ultima parte) Software di asset management (FieldCare, DeviceCare, Field Xpert) Web server integrato tramite web browser e indirizzo IP File dispositivo master (GSD), può essere letto tramite il web server integrato del misuratore. Operatività locale 					
Configurazione del nome del dispositivo	 DIP switch sul modulo dell'elettronica, per l'assegnazione del nome del dispositivo (ultima parte) Protocollo DCP Software di asset management (FieldCare, DeviceCare, Field Xpert) Web server integrato 					
Funzioni supportate	 Identificazione e manutenzione, identificazione semplice del dispositivo mediante: Sistema di controllo Targhetta Stato del valore misurato Le variabili di processo vengono comunicate con lo stato di un valore misurato Funzione lampeggiante mediante il display locale per semplificare l'identificazione e l'assegnazione di un dispositivo Funzionamento del dispositivo tramite software di asset management (ad es. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) 					
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento → 🖹 127. ■ Trasmissione ciclica dei dati ■ Presentazione e descrizione dei moduli ■ Codifica di stato ■ Configurazione dell'avviamento ■ Impostazione di fabbrica					

Dati specifici del protocollo

Protocollo	Protocollo del livello di applicazione per dispositivo periferico decentralizzato automazione distribuita, versione 2.43						
Tipo di comunicazione	Livello fisico Ethernet Advanced 10BASE-T1L						
Classe di conformità	Classe di conformità B (PA)						
Classe Netload	Classe di robustezza 2 Netload PROFINET 10 Mbit/s						
Velocità di trasmissione	10 Mbit/s Full-duplex						
Tempi del ciclo	64 ms						
Polarità	Correzione automatica di linee di "segnale + APL" e "segnale - APL" incrociate						
MRP (Media Redundancy Protocol)	Impossibile (connessione punto-punto all'interruttore da campo APL)						
Supporto ridondanza di sistema	Ridondanza di sistema S2 (2 AR con 1 NAP)						
Profilo del dispositivo	Profilo PROFINET PA 4 (Identificativo interfaccia applicazione API: 0x9700)						
ID del produttore	17						
ID del tipo di dispositivo	0xA43C						
File descrittivi del dispositivo (GSD, DTM, FDI)	Informazioni e file disponibili in: ■ www.endress.com → Sezione Downloads ■ www.profibus.com						
Connessioni supportate	 2x AR (AR controllore I/O) 2x AR (collegamento AR dispositivo supervisore I/O consentito) 						
Opzioni di configurazione per il misuratore	 DIP switch sul modulo dell'elettronica, per l'assegnazione del nome del dispositivo (ultima parte) Software di gestione risorse (FieldCare, DeviceCare, Field Xpert) Web server integrato mediante web browser e indirizzo IP File dispositivo master (GSD), può essere letto tramite il web server integrato del misuratore. Operatività locale 						
Configurazione del nome del dispositivo	 DIP switch sul modulo dell'elettronica, per l'assegnazione del nome del dispositivo (ultima parte) Protocollo DCP Software di gestione risorse (FieldCare, DeviceCare, Field Xpert) Web server integrato 						
Funzioni supportate	 Identificazione e manutenzione, semplice identificazione del dispositivo mediante: Sistema di controllo Targhetta Stato del valore misurato Le variabili di processo vengono comunicate con lo stato di un valore misurato Funzione lampeggiante mediante il display locale per semplificare l'identificazione e l'assegnazione di un dispositivo Funzionamento del dispositivo mediante software di gestione risorse (ad es FieldCare., DeviceCare, SIMATIC PDM con pacchetto IDE) 						
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento → 127. • Trasmissione ciclica dei dati • Presentazione e descrizione dei moduli • Cadifica della etteta						
	Codifica dello statoImpostazione di fabbrica						

Alimentazione

Assegnazione dei morsetti

$Trasmettitore: tensione \ di \ alimentazione, ingressi/uscite$

HART

Tensione di alimentazione		Ingresso	Ingresso/uscita 1		Ingresso/uscita 2 Ingresso/us		/uscita 3
1 (+)	2 (-)	26 (+) 27 (-)		24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
		L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositivo $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $					

FOUNDATION Fieldbus

	Tensione di alimentazione		Ingresso/uscita 1		Ingresso/uscita 2 Ingresso/usci		/uscita 3
1 (+)	2 (-)	26 (A) 27 (B) 2		24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
		L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositivo $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $					

PROFIBUS DP

Tensione di alimentazione		Ingresso/uscita 1		Ingresso/uscita 2		2 Ingresso/uscita 3	
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
		L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositivo $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $					

PROFIBUS PA

Tensione di alimentazione		Ingresso/uscita 1		cita 1 Ingresso/uscita 2 In		Ingresso	/uscita 3
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
		L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositivo $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $					

Modbus RS485

	one di tazione	Ingresso	/uscita 1	Ingresso	/uscita 2	Ingresso	/uscita 3
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
		L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositivo $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $			lel dispositivo		

Modbus TCP con Ethernet-APL

Tensione di alimentazione		Ingresso/uscita 1		Ingresso/uscita 2		Ingresso	/uscita 3
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
		L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositiv → 🖺 13.			lel dispositivo		

PROFINET


	one di tazione	Ingresso/uscita 1	Ingresso	/uscita 2	Ingresso	/uscita 3
1 (+)	2 (-)	PROFINET (connettore RJ45)		25 (–) one dei morse ne ordinata del		

PROFINET con Ethernet-APL

Tensio alimen		Ingresso	/uscita 1	Ingresso	/uscita 2	Ingresso	/uscita 3
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
		L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositiv → 🖺 13.			lel dispositivo		

EtherNet/IP

	one di tazione	Ingresso/uscita 1	Ingresso	/uscita 2	Ingresso	/uscita 3
1 (+)	2 (-)	EtherNet/IP	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
		(connettore RJ45)	1		tti dipende dal l dispositivo →	1



Connettori del dispositivo disponibili

I connettori del dispositivo non possono essere utilizzati in area pericolosa!

Connettori del dispositivo per sistemi con bus di campo:

Codice d'ordine per "Ingresso; uscita 1"

- Opzione **SA** "FOUNDATION Fieldbus" → 🗎 33
- Opzione **GA** "PROFIBUS PA" → 🖺 33
- Opzione **NA** "EtherNet/IP" → 🖺 34
- Opzione **RA** "PROFINET" → 🖺 34
- Opzione **RB** "PROFINET con Ethernet-APL" → 🗎 34

Connettore del dispositivo per la connessione all'interfaccia service:

Codice d'ordine per "Accessorio installato"

Opzione NB, adattatore RJ45 M12 (interfaccia service) → 🖺 48

Codice d'ordine per "Ingresso, uscita 1", opzione SA "FOUNDATION Fieldbus"

Codice d'ordine per	Ingresso cavo/connessione → 🖺 35		
"Collegamento elettrico"	2	3	
M, 3, 4, 5	Connettore 7/8"	-	

Codice d'ordine per "Ingresso, uscita 1", opzione GA "PROFIBUS PA"

Codice d'ordine per	Ingresso cavo/con	nessione → 🗎 35
"Collegamento elettrico"	2	3
L, N, P, U	Connettore M12 × 1	-

Codice d'ordine per "Ingresso; uscita 1", opzione NA "EtherNet/IP"

Codice d'ordine per	Ingresso cavo/connessione → 🗎 35		
"Collegamento elettrico"	2	3	
L, N, P, U	Connettore M12 × 1	-	
R ^{1) 2)} , S ^{1) 2)} , T ^{1) 2)} , V ^{1) 2)}	Connettore M12 × 1	Connettore M12 × 1	

- Non può essere combinato con un'antenna WLAN esterna (codice d'ordine per "Accessori compresi", opzione P8) di un adattatore RJ45 M12 per l'interfaccia service (codice d'ordine per "Accessori montati", opzione NB) o di un display separato con modulo operativo DKX001
- 2) Adatto per integrare il dispositivo in una topologia ad anello.

Codice d'ordine per "Ingresso, uscita 1", opzione RA "PROFINET"

Codice d'ordine per	Ingresso cavo/connessione → 🗎 35		
"Collegamento elettrico"	2	3	
L, N, P, U	Connettore M12 × 1	-	
R ^{1) 2)} , S ^{1) 2)} , T ^{1) 2)} , V ^{1) 2)}	Connettore M12 × 1	Connettore M12 × 1	

- Non può essere combinato con un'antenna WLAN esterna (codice d'ordine per "Accessori compresi", opzione P8) di un adattatore RJ45 M12 per l'interfaccia service (codice d'ordine per "Accessori montati", opzione NB) o di un display separato con modulo operativo DKX001.
- 2) Adatto per integrare il dispositivo in una topologia ad anello.

Codice d'ordine per "Ingresso; uscita 1", opzione RB" PROFINET con Ethernet-APL "

Codice ordine	Ingresso cavo/connessione → 🗎 35	
"Collegamento elettrico"	2	3
L, N, P, U	Connettore M12 × 1	-

Codice d'ordine per "Accessorio installato", opzione NB: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia service)"

Codice d'ordine	Ingresso cavo/manicotto → 🖺 35		
"Accessorio installato"	Ingresso cavo 2	Ingresso cavo 3	
NB	Connettore M12 × 1	-	

Tensione di alimentazione

Codice ordine "Alimentazione"	Tensione ai morsetti		Campo di frequenza
Opzione D	24 V c.c.	±20%	-
Opzione E	100 240 V c.a.	-15+10%	50/60 Hz, ±4 Hz
Ongiana I	24 V c.c.	±20%	-
Opzione I	100 240 V c.a.	-15+10%	50/60 Hz, ±4 Hz

Potenza assorbita

Trasmettitore

Max. 10 W (alimentazione attiva)

massima	Max. 36 A (<5 ms) secondo raccomandazioni NAMUR NE 21	
---------	---	--

Consumo di corrente

Trasmettitore

- Max. 400 mA (24 V)
- Max. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)

Interruzione dell'alimentazione

- I totalizzatori si arrestano all'ultimo valore misurato.
- In base alla versione del dispositivo, la configurazione è salvata nella memoria del dispositivo o in quella a innesto (HistoROM DAT).
- I messaggi di errore (comprese le ore di funzionamento totali) sono archiviati.

Elemento di protezione dalle sovracorrenti

Non avendo un proprio interruttore ON/OFF, il dispositivo deve essere azionato con un interruttore automatico dedicato.


- L'interruttore automatico deve essere facile da raggiungere e adequatamente etichettato.
- Corrente nominale consentita dell'interruttore automatico: 2 A fino a un valore massimo di 10 A.

Collegamento elettrico

Connessione al trasmettitore



- Assegnazione morsetti → 🗎 32
- Connettori del dispositivo disponibili → 🗎 33



A002678

- 1 Connessione dei morsetti per la tensione di alimentazione
- 2 Connessione dei morsetti per trasmissione del segnale, ingresso/uscita
- 3 Connessione dei morsetti per trasmissione del segnale, ingresso/uscita o morsetto per connessione di rete tramite interfaccia service (CDI-RJ45); Opzionale: Connessione del morsetto per antenna WLAN esterna o connessione del modulo operativo e di visualizzazione separato DKX001
- 4 Connessione dei morsetti per l'equalizzazione del potenziale (PE)
- In opzione è disponibile un adattatore per connettore RJ45 M12: Codice d'ordine per "Accessori", opzione **NB**: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia service)"

L'adattatore collega l'interfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12 montato nell'ingresso cavo. Di conseguenza, la connessione all'interfaccia service può essere realizzata mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.

Connessione di rete mediante interfaccia service (CDI-RJ45)→ 🗎 112


Collegamento in una topologia ad anello

I dispositivi con protocolli di comunicazione EtherNet/IP e PROFINET possono essere integrato in una topologia ad anello. Il dispositivo è integrato tramite il collegamento del morsetto per i segnali di trasmissione (uscita 1) e il collegamento all'interfaccia service (CDI-RJ45).



Integrare il trasmettitore in una topologia ad anello:


- EtherNet/IP
- PROFINET



- 1 Connessione morsetti per tensione di alimentazione
- 2 Collegamento del morsetto per la trasmissione dei segnali: PROFINET o EtherNet/IP (connettore RJ45)
- 3 Collegamento all'interfaccia service mediante morsetto (CDI-RJ45)
- Collegamento del morsetto per la connessione equipotenziale (PE)
- Se il dispositivo è dotato di altri ingressi/uscite, questi vengono fatti passare in parallelo attraverso l'ingresso cavo per il collegamento all'interfaccia service (CDI-RJ45).

Collegamento del display operativo e di visualizzazione separato DKX001


- Il display operativo e di visualizzazione separato DKX001 è disponibile in opzione $\rightarrow \cong 123...$
 - Il display operativo e di visualizzazione separato DKX001 è disponibile solo per la sequente custodia: codice d'ordine per "Custodia": opzione A "Alluminio, rivestito"
 - Il misuratore è sempre fornito con un coperchio cieco quando il display operativo e di visualizzazione separato DKX001 viene ordinato direttamente con il misuratore. In questo caso, la visualizzazione e l'operatività non sono possibili sul trasmettitore.
 - In caso di ordini successivi, il display operativo e di visualizzazione separato DKX001 non può essere collegato contemporaneamente al display del misuratore già esistente. Il trasmettitore permette il collegamento di un solo display o di una sola unità di funzionamento per volta.



- Display operativo e di visualizzazione separato DKX001
- 2 Connessione morsetti per equalizzazione di potenziale (PE)
- 3 Cavo di collegamento
- Misuratore
- Connessione morsetti per equalizzazione di potenziale (PE)


Esempi di connessione

Uscita in corrente 4 ... 20 mA HART



A00290


- 2 Esempio di connessione per uscita in corrente 4 ... 20 mA HART (attiva)
- 1 Sistema di automazione con ingresso in corrente (ad es. PLC)
- 2 Schermatura del cavo di messa a terra a un'estremità. La schermatura del cavo deve essere messa a terra su ambedue le estremità per rispettare i requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo → 🖺 48
- 3 Connessione per dispositivi operativi HART → 🖺 106
- 5 Display analogico: rispettare il carico massimo → 🖺 15
- 6 Trasmettitore



A002876

- 3 Esempio di connessione per uscita in corrente 4 ... 20 mA HART (passiva)
- 1 Sistema di automazione con ingresso in corrente (ad es. PLC)
- 2 Alimentazione
- 3 Schermatura del cavo di messa a terra a un'estremità. La schermatura del cavo deve essere messa a terra su ambedue le estremità per rispettare i requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo → 🖺 48
- 4 Display analogico: rispettare il carico massimo → 🖺 15
- 5 Trasmettitore


Ingresso HART



A002

- 4 Esempio di connessione per ingresso HART con negativo comune (passivo)
- 1 Sistema di automazione con uscita HART (ad es. PLC)
- 2 Barriera attiva per l'alimentazione (ad es. RN221N)
- 3 Schermatura del cavo di massa a un'estremità. La schermatura del cavo deve essere messa a terra su ambedue le estremità per rispettare i requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo
- 4 Display analogico: rispettare il carico massimo → 🖺 15
- 5 Misuratore di pressione (ad es. Cerabar M, Cerabar S): rispettare le prescrizioni
- 6 Trasmettitore

PROFIBUS PA




A0028768

■ 5 Esempio di connessione per PROFIBUS PA


- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Accoppiatore di segmento PROFIBUS PA
- 3 Schermatura del cavo presente a un'estremità. La schermatura del cavo deve essere messa a terra da entrambe le estremità per la conformità ai requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo
- 4 T-box
- 5 Misuratore
- 6 Messa a terra locale
- 7 Terminazione bus
- 8 Collegamento di equipotenzialità

PROFIBUS DP



- 6 Esempio di connessione per PROFIBUS DP, area sicura e Zona 2/Div. 2
- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Schermatura del cavo presente a un'estremità. La schermatura del cavo deve essere messa a terra da entrambe le estremità per la conformità ai requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo
- 3 Scatola di distribuzione
- 4 Trasmettitore
- Con velocità di trasmissione > 1,5 MBaud, si deve utilizzare un ingresso cavo EMC e la schermatura del cavo deve estendersi fino al morsetto, se possibile.


EtherNet/IP



A002876


- 7 Esempio di connessione per EtherNet/IP
- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Switch Ethernet
- 3 Rispettare le specifiche del cavo
- 4 Connettore dispositivo
- 5 Trasmettitore

EtherNet/IP: DLR (Device Level Ring)




- Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Switch Ethernet
- 3
- 4 Trasmettitore
- Cavo di collegamento tra i due trasmettitori

PROFINET




- ₽8 Esempio di collegamento per PROFINET
- Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Switch Ethernet
- Rispettare le specifiche del cavo Connettore dispositivo 3
- Trasmettitore

PROFINET con Ethernet-APL




- \blacksquare 9 Esempio di connessione per PROFINET con Ethernet-APL
- 1 Schermatura del cavo
- 2 Misuratore
- 3 Messa a terra locale
- 4 Equalizzazione del potenziale
- 5 Circuito di collegamento o TCP
- 6 Interruttore da campo

PROFINET: MRP (Media Redundancy Protocol)



- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Switch Ethernet
- 4 Trasmettitore
- 5 Cavo di collegamento tra i due trasmettitori


PROFINET: ridondanza di sistema S2



 $\blacksquare 10$ Esempio di connessione per ridondanza di sistema S2

- 1 Sistema di controllo 1 (ad es. PLC)
- 2 Sincronizzazione dei sistemi di controllo
- 3 Sistema di controllo 2 (ad es. PLC)
- 4 Switch per Ethernet industriale gestito
- 5 Trasmettitore


FOUNDATION Fieldbus



$\blacksquare 11$ Esempio di connessione per FOUNDATION Fieldbus

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Stabilizzatore di corrente (FOUNDATION Fieldbus)
- 3 Schermatura del cavo presente a un'estremità. La schermatura del cavo deve essere messa a terra da entrambe le estremità per la conformità ai requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo
- 4 T-box
- 5 Misuratore
- 6 Messa a terra locale
- 7 Terminazione bus
- 8 Collegamento di equipotenzialità


Modbus RS485



■ 12 Esempio di connessione per Modbus RS485, area sicura e Zona 2/Div. 2

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- Schermatura del cavo di massa a un'estremità. La protezione del cavo deve essere messa a terra su entrambe le estremità per garantire la conformità alle prescrizioni EMC; osservare le specifiche del cavo
- 3 Scatola di distribuzione
- 4 Trasmettitore

Modbus con TCP-APL




A0047536

Esempio di connessione per Modbus con TCP-APL


- 1 Schermatura del cavo
- 2 Misuratore
- 3 Messa a terra locale
- 4 Equalizzazione del potenziale
- 5 Circuito di collegamento o TCP
- 6 Interruttore da campo

Uscita in corrente 4-20 mA



■ 14 Esempio di connessione per uscita in corrente 4-20 mA (attiva)


- 1 Sistema di automazione con ingresso in corrente (ad es. PLC)
- 3 Trasmettitore



■ 15 Esempio di connessione per l'uscita in corrente 4-20 mA (passiva)

- 1 Sistema di automazione con ingresso in corrente (ad es. PLC)
- 2 Barriera attiva per l'alimentazione (ad es. RN221N)
- 4 Trasmettitore

Uscitaimpulsi/frequenza




A002876

■ 16 Esempio di connessione per uscita impulsi/frequenza (passiva)

- Sistema di automazione con ingresso a impulsi/frequenza (ad es. PLC con resistore di pull-up o pull-down da $10~\mathrm{k}\Omega$)
- 2 Alimentazione


Uscita contatto



🛮 17 Esempio di connessione per uscita contatto (passiva)


- 1 Sistema di automazione con ingresso switch (ad es. PLC con resistore di pull-up o pull-down da $10~\mathrm{k}\Omega$)
- 2 Alimentazione
- 3 Trasmettitore: osservare i valori di ingresso → 🖺 18

Doppia uscita impulsiva



A002928


- 18 Esempio di connessione per doppia uscita impulsiva (attiva)
- 1 Sistema di automazione con doppio ingresso impulsivo (ad es. PLC)
- 2 Trasmettitore: osservare i valori di ingresso $\Rightarrow \stackrel{ riangle}{ riangle}$ 20
- 3 Doppia uscita impulsiva
- 4 Doppia uscita impulsiva (slave), con sfasamento



■ 19 Esempio di connessione per doppia uscita impulsiva (passiva)

- 1 Sistema di automazione con doppio ingresso impulsivo (ad es. PLC con resistenza di pull-up o pull-down da $10~\mathrm{k}\Omega$)
- 2 Alimentazione
- 3 Trasmettitore: osservare i valori di ingresso → 🖺 20
- 4 Doppia uscita impulsiva
- 5 Doppia uscita impulsiva (slave), con sfasamento


Uscita a relè



20 Esempio di connessione per uscita a relè (passiva)

- 1 Sistema di automazione con ingresso a relè (ad es. PLC)
- 2 Alimentazione


Ingresso in corrente



■ 21 Esempio di connessione per ingresso in corrente 4 ... 20 mA

- 1 Alimentazione
- 2 Custodia della morsettiera
- 3 Misuratore esterno (per la lettura di temperatura o pressione, a titolo di esempio)
- 4 Trasmettitore

Ingresso di stato



Esempio di connessione per ingresso di stato

- 1 Sistema di automazione con uscita di stato (ad es. PLC)
- 2 Alimentazione
- 3 Trasmettitore

Morsetti

Morsetti caricati a molla: adatti per trefoli e trefoli con terminale. Sezione del conduttore $0,2\dots2,5~\text{mm}^2$ ($24\dots12~\text{AWG}$).

Ingressi cavo

- Pressacavo: M20 × 1,5 con cavo Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Filettatura per l'ingresso cavo:
 - NPT ½"
 - G ½"
 - M20
- Connettore del dispositivo per comunicazione digitale: M12

Assegnazione dei pin, connettore del dispositivo

FOUNDATION Fieldbus

2 3	Pin		Assegnazione	Codifica	Connettore/ ingresso
1 4	1	+	Segnale +	A	Connettore
	2	-	Segnale –		
	3		Messa a terra		
	4		Non assegnato		

PROFIBUS PA

2 3	Pin		Assegnazione	Codifica	Connettore/ ingresso
1 4	1	+	PROFIBUS PA +	А	Connettore
	2		Messa a terra		
	3	-	PROFIBUS PA -		
	4		Non assegnato		



Connettore consigliato:

- Binder, serie 713, n. parte 99 1430 814 04
- Phoenix, cod. 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO

PROFINET

2	Pin		Assegnazione
	1	+	TD+
1 3	2	+	RD +
	3	-	TD -
	4	-	RD -
4 A0032047	Cod	ifica	Connettore/ingresso
	I)	Ingresso



- Connettore consigliato:
 Binder, serie 825, n. parte 99 3729 810 04
 - Phoenix, n. parte 1543223 SACC-M12MSD-4Q

PROFINET con Ethernet-APL


3 4	Pin	Assegnazione	Codifica	Connettore/ ingresso
2 1	1	Segnale APL -	А	Ingresso
	2	Segnale APL +		
	3	Schermatura cavo ¹		
	4	Non utilizzato		

Corpo connettore in metallo	Schermatura del cavo		
	¹ Se si utilizza un cavo scherm	ato	

Connettore consigliato:

- Binder, serie 713, part no. 99 1430 814 04
- Phoenix, cod. 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO

EtherNet/IP




Connettore consigliato:

- Binder, serie 825, cod. 99 3729 810 04
- Phoenix, cod. 1543223 SACC-M12MSD-4Q

Interfaccia service per

Codice d'ordine per "Accessori installati", opzione NB: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia service)"



Connettore consigliato:

- Binder, serie 825, cod. 99 3729 810 04
- Phoenix, cod. 1543223 SACC-M12MSD-4Q

Specifiche cavi

Campo di temperatura consentito

- Devono essere rispettate le direttive di installazione vigenti nel paese dove è eseguita l'installazione.
- I cavi devono essere adatti alle temperature minime e massime previste.

Cavo di alimentazione (incl. conduttore per il morsetto di terra interno)

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

Cavo di messa a terra di protezione per il morsetto di terra esterno

Sezione del conduttore 2,1 mm² (14 AWG)

L'uso di un capocorda consente il collegamento di sezioni più grandi.

L'impedenza di messa a terra deve essere inferiore a 2 Ω .

Cavo segnali

Uscita in corrente 4 ... 20 mA HART

È consigliato un cavo schermato. Attenersi allo schema di messa a terra dell'impianto.

PROFIBUS PA

Cavo schermato a due fili intrecciati. Si consiglia il cavo tipo A.



Per maggiori informazioni su progettazione e installazione di segmenti PROFIBUS consultare:

- Istruzioni di funzionamento "PROFIBUS DP/PA: Direttive per la progettazione e la messa in servizio" (BA00034S)
- Direttiva PNO 2.092 "Direttive per l'installazione e per l'utente PROFIBUS PA"
- IEC 61158-2 (MBP)

PROFIBUS DP

Lo standard IEC 61158 specifica per la linea del bus due tipi di cavo (A e B), che possono essere utilizzati per qualsiasi velocità di trasmissione. Si consiglia il cavo tipo A.

Tipo di cavo	A
Impedenza caratteristica	135 165 Ω a una frequenza di misura di 3 20 MHz
Capacità del cavo	< 30 pF/m
Sezione del filo	> 0,34 mm ² (22 AWG)
Tipo di cavo	Coppie intrecciate
Resistenza di loop	≤110 Ω/km
Smorzamento del segnale	Max. 9 dB sull'intera lunghezza della sezione del cavo
Schermatura	Schermatura in rame intrecciato o schermatura intrecciata con schermatura a foglio. Per la messa a terra della schermatura del cavo, rispettare lo schema di messa a terra dell'impianto.



Per maggiori informazioni su progettazione e installazione di segmenti PROFIBUS consultare:

- Istruzioni di funzionamento "PROFIBUS DP/PA: Direttive per la progettazione e la messa in servizio" (BA00034S)
- Direttiva PNO 2.092 "Direttive per l'installazione e per l'utente PROFIBUS PA"
- IEC 61158-2 (MBP)

EtherNet/IP

Lo standard ANSI/TIA/EIA-568 Allegato B.2 indica CAT 5 come categoria minima per un cavo utilizzato per EtherNet/IP. CAT 5e e CAT 6 sono le categorie consigliate.



Per maggiori informazioni su pianificazione e installazione di reti EtherNet/IP, consultare la documentazione "Media Planning and Installation Manual. EtherNet/IP" dell'organizzazione ODVA

PROFINET

Lo standard IEC 61156-6 specifica CAT 5 come categoria minima del cavo utilizzato per PROFINET. CAT 5e e CAT 6 sono le categorie consigliate.



Per maggiori informazioni su pianificazione e installazione di reti PROFINET, consultare: "PROFINET Cabling and Interconnection Technology", linea quida per PROFINET

PROFINET su Ethernet-APL

Il tipo di cavo di riferimento per i segmenti APL è il cavo del bus di campo tipo A, MAU tipo 1 e 3 (specificati in IEC 61158-2). Questo tasto soddisfa le prescrizioni per applicazioni a sicurezza intrinseca secondo IEC TS 60079-47 e può anche essere usato per applicazioni non a sicurezza intrinseca.

Tipo di cavo	A
Capacità del cavo	45 200 nF/km
Resistenza di loop	15 150 Ω/km
Induttanza del cavo	0,4 1 mH/km

Ulteriori dettagli sono forniti nella Direttiva tecnica Ethernet-APL (https://www.ethernet-apl.org).

Modbus TCP-APL

Il tipo di cavo di riferimento per i segmenti APL è il cavo del bus di campo tipo A, MAU tipo 1 e 3 (specificati in IEC 61158-2). Questo tasto soddisfa le prescrizioni per applicazioni a sicurezza intrinseca secondo IEC TS 60079-47 e può anche essere usato per applicazioni non a sicurezza intrinseca.

Tipo di cavo	A
Capacità del cavo	45 200 nF/km
Resistenza di loop	15 150 Ω/km
Induttanza del cavo	0,4 1 mH/km

Ulteriori dettagli sono forniti nella Direttiva tecnica Ethernet-APL (https://www.ethernet-apl.org).

FOUNDATION Fieldbus

Cavo schermato a due fili intrecciati.



Per maggiori informazioni su progettazione e installazione di reti FOUNDATION Fieldbus consultare:

- Istruzioni di funzionamento "Panoramica FOUNDATION Fieldbus" (BA00013S)
- Direttiva FOUNDATION Fieldbus
- IEC 61158-2 (MBP)

Modbus RS485

Lo standard EIA/TIA-485 specifica due tipi di cavo (A e B) per la linea del bus, che possono essere utilizzati per qualsiasi velocità di trasmissione. Si consiglia il cavo tipo A.

Tipo di cavo	A
Impedenza caratteristica	135 165 Ω a una frequenza di misura di 3 20 MHz
Capacità del cavo	< 30 pF/m
Sezione del filo	> 0,34 mm ² (22 AWG)
Tipo di cavo	Coppie intrecciate
Resistenza di loop	≤110 Ω/km
Smorzamento del segnale	Max. 9 dB sull'intera lunghezza della sezione del cavo
Schermatura	Schermatura in rame intrecciato o schermatura intrecciata con schermatura a foglio. Per la messa a terra della schermatura del cavo, rispettare lo schema di messa a terra dell'impianto.

Uscita in corrente 0/4 ... 20 mA

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

Impulsi /frequenza /uscita di commutazione

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

Doppia uscita impulsiva

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

Uscita a relè

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

Ingresso in corrente 0/4 ... 20 mA

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

Ingresso di stato

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

Cavo di collegamento per trasmettitore - display separato e modulo di funzionamento DKX001

Cavo standard

Come cavo di collegamento è possibile utilizzare un cavo standard.

Cavo standard	4 conduttori (2 coppie); trefoli a coppia con schermo comune
Schermatura	Rame intrecciato stagnato, coperchio ottico ≥ 85 %
Capacità: cavo/schermo	Max. 1000 nF Per Zona 1, Classe I, Divisione 1
L/R	Max. 24 $\mu H/\Omega$ Per Zona 1, Classe I, Divisione 1
Lunghezza del cavo	Max. 300 m (1000 ft), v. tabella successiva

Sezione	Lunghezza del cavo per l'uso in: Area sicura Area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2 Area pericolosa: Zona 1; Classe I, Divisione 1
0,34 mm ² (22 AWG)	80 m (270 ft)
0,50 mm ² (20 AWG)	120 m (400 ft)
0,75 mm ² (18 AWG)	180 m (600 ft)
1,00 mm ² (17 AWG)	240 m (800 ft)
1,50 mm ² (15 AWG)	300 m (1000 ft)

Cavo di collegamento disponibile in opzione

Cavo standard	$2\times2\times0,34~\text{mm}^2$ (22 AWG) cavi in PVC $^{1)}$ con schermo comune (2 coppie, trefoli a coppia)
Resistenza alla fiamma	Secondo DIN EN 60332-1-2
Resistenza all'olio	Secondo DIN EN 60811-2-1
Schermatura	Rame intrecciato stagnato, coperchio ottico ≥ 85 %
Capacità: cavo/schermo	≤200 pF/m
L/R	<24 μΗ/Ω
Lunghezza disponibile del cavo	10 m (35 ft)
Temperatura operativa	Se montato in posizione fissa: -50 $+105$ °C (-58 $+221$ °F); se il cavo può muoversi liberamente: -25 $+105$ °C (-13 $+221$ °F)

 Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Se possibile, proteggere il cavo dalla luce diretta del sole.

Protezione alle sovratensioni

Oscillazioni tensione di rete	→ 🖺 34
Categoria sovratensioni	Categoria sovratensioni II
Sovratensioni a breve termine, momentanee	Tra cavo e messa a terra fino a 1200 V, per max 5 s
Sovratensioni a lungo termine, momentanee	Tra cavo e massa fino a 500 V

Caratteristiche prestazionali

Condizioni operative di riferimento

- Soglie di errore secondo DIN EN 29104, in futuro ISO 20456
- Acqua, tipicamente +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F); 0,5 ... 7 bar (73 ... 101 psi)
- Dati come da protocollo di taratura
- Accuratezza basata su sistemi di taratura accreditati secondo ISO 17025
- Temperatura di riferimento per la misura della conducibilità: 25 °C (77 °F)


Errore di misura massimo

v.i. = valore istantaneo

Errore massimo ammesso in condizioni operative di riferimento

Portata volumetrica

- \bullet ±0,5 % v.i. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
- In opzione: ± 0.2 % v.i. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
- Le fluttuazioni della tensione di alimentazione non hanno effetto, se rientrano nel campo specificato.



🗷 23 Errore di misura massimo in % v.i.

Temperatura

±3 °C (±5,4 °F)

Conducibilità elettrica


I valori sono validi per:

- dispositivi con connessioni al processo in acciaio inox
- Misure a una temperatura di riferimento di 25 °C (77 °F). A temperature differenti, occorre prestare attenzione al coefficiente di temperatura del fluido (tipicamente 2,1 %/K)


Conducibilità	Diametro	nominale	Errore di misura			
[µS/cm]	[mm]	[in]	[%] del valore letto			
5 20	15150	1/26	± 20%			
> 20 50	15150	1/26	± 10%			
> 50 10 000	28	1/125/16	± 10%			
	15150	1/26	■ Standard: ± 10% ■ Opzionale ¹⁾ : ± 5%			
> 10 000 20 000	2150	1/126	± 10%			
> 20 000 100 000	2150	¹/ ₁₂ 6	± 20%			

1) Codice d'ordine per "Misura di conducibilità tarata", opzione CW

52



■ 24 Errore di misura (standard)



🖻 25 🛮 Errore di misura (opzionale: codice d'ordine per "Misura di conducibilità tarata", opzione CW)

Accuratezza delle uscite

Le uscite hanno le seguenti specifiche di base per l'accuratezza.

Uscita in corrente

Precisione	±5 μA
------------	-------

Uscita impulsi/frequenza

v.i. = valore istantaneo

Precisione	±50 ppm v.i. max (sull'intero campo di temperatura ambiente)
------------	--

Ripetibilità

v.i. = valore istantaneo

Portata volumetrica

Max. ± 0.1 % v.i. ± 0.5 mm/s (0.02 in/s)

Temperatura

±0,5°C (±0,9°F)

Conducibilità elettrica

- Max. ±5 % v.i.
- Max. ±1 % v.i. per DN 15...150 in abbinamento con connessioni al processo in acciaio inox 1.4404 (F316L)

Tempo di risposta per misura della temperatura

T90 < 15 s

Influenza della temperatura ambiente

Uscita in corrente

Coefficiente di	Max. 1 μA/°C
temperatura	


Uscita impulsi/frequenza

Coefficiente di	Nessun effetto addizionale. Incluso nell'accuratezza.
temperatura	


Montaggio

Posizione di montaggio

- Non installare il dispositivo nel punto più alto del tubo.
- Non installare il dispositivo a monte di una bocca di scarico in un tubo a scarico libero.



Il dispositivo preferibilmente deve essere installato sul tratto ascendente di un tubo.




A0042317

Installazione a monte da un tubo a scarico libero

AVVISO

La pressione negativa nel tubo di misura può danneggiare il rivestimento!


- ▶ In caso di installazione a monte di tubi a scarico libero di lunghezza $h \ge 5$ m (16,4 ft), installare un sifone con una valvola di sfiato a valle del dispositivo.
- Questa disposizione evita l'arresto del flusso del liquido nel tubo e la penetrazione d'aria.



- 1 Valvola di sfiato
- 2 Sifone del tubo
- h Lunghezza del tubo a scarico libero

Installazione con tubi parzialmente riempiti

- Tubi parzialmente riempiti con pendenza richiedono una configurazione drenabile.
- Si consiglia l'installazione di una valvola di pulizia.




Δ0041088

Installazione vicino a pompe

AVVISO

La pressione negativa nel tubo di misura può danneggiare il rivestimento!

- ► Per mantenere la pressione dell'impianto, installare il dispositivo nella direzione del flusso a valle della pompa.
- ► Installare degli smorzatori delle pulsazioni, se sono impiegate pompe a pistone, a membrana o peristaltiche.



A004108




- Informazioni sulla resistenza del rivestimento alla depressione parziale
- Informazioni sulla resistenza del sistema di misura a vibrazioni e urti → 🖺 59

Installazione in presenza di vibrazioni sul tubo

AVVISO

Le vibrazioni del tubo danneggiano il dispositivo!

- ▶ Non sottoporre il dispositivo a forti vibrazioni.
- Sostenere il tubo e fissarlo.
- Sostenere il dispositivo e fissarlo.



A0041092

i

Informazioni sulla resistenza del sistema di misura a vibrazioni e urti $\rightarrow~ riangleq 59$

Orientamento


La direzione della freccia sulla targhetta aiuta ad installare il misuratore in base alla direzione del flusso (direzione del fluido che scorre attraverso la tubazione).

Orienta	Raccomandazione	
Orientamento verticale	A001559:	∀ ∀
Orientamento orizzontale	[a	1)
Orientamento orizzontale, trasmettitore in basso	A0015596	2) 3) 4)
Orientamento orizzontale, trasmettitore laterale	A0015592	×

- 1) Il misuratore deve essere autodrenante per le applicazioni igieniche. A questo scopo è consigliato un orientamento verticale. Se è possibile solo un orientamento orizzontale, si consiglia un angolo di inclinazione $\alpha \geq 10^\circ$.
- 2) Le applicazioni con alte temperature di processo possono incrementare la temperatura ambiente. Questo orientamento è consigliato per non superare la temperatura ambiente massima tollerata dal trasmettitore.
- Per proteggere i componenti elettronici dal surriscaldamento in caso di improvviso aumento della temperatura (ad es. processi CIP o SIP), installare il misuratore con il componente del trasmettitore verso il basso.
- 4) Con la funzione per il controllo di tubo vuoto attivata: il controllo di tubo vuoto funziona solo se la custodia del trasmettitore è rivolta verso l'alto.


Verticale

Ottimale per i sistemi di tubazioni autosvuotanti e in abbinamento al rilevamento di tubo vuoto.




Orizzontale

- È opportuno che il piano degli elettrodi di misura sia orizzontale. In questo modo si previene il breve isolamento degli elettrodi di misura dovuto alla presenza di bolle d'aria.
- Il rilevamento di tubo vuoto funziona solo se la custodia del trasmettitore è rivolta in alto; in caso contrario non vi è alcuna garanzia che la funzione di rilevamento tubo vuoto risponda correttamente in caso di tubo di misura parzialmente pieno o vuoto.



- Elettrodo EPD per rilevamento di tubo vuoto, disponibile da ≥ DN 15 (½")
- 2 Elettrodi di misura per il rilevamento del segnale





Tratti rettilinei in entrata e in uscita

Installazione con tratti rettilinei in entrata e in uscita

Per evitare una depressione e mantenere il livello di precisione di misura prescritto, installare il dispositivo a monte dei gruppi che generano turbolenza (es. valvole, sezioni a T) e a valle di pompe.

Mantenere tratti rettilinei in entrata e in uscita diritti e senza ostacoli.






A0042132

Adattatori

Il sensore può anche essere installato in tubi di diametro maggiore con l'ausilio di adattatori adatti secondo DIN EN 545 (riduzioni coniche flangiate). L'aumento di velocità che ne risulta migliora l'accuratezza di misura nel caso di fluidi in lento movimento.


Il nomogramma qui rappresentato può servire per calcolare la perdita di carico causata da riduzioni ed espansioni:

- Calcolare il rapporto tra i diametri d/D.
- Dal nomogramma, leggere la perdita di carico in funzione della velocità di deflusso (a valle della riduzione) e il rapporto d/D.
- 1
- Il nomogramma vale solo per liquidi con viscosità simile a quella dell'acqua.
 - Se il fluido ha un'elevata viscosità, è possibile considerare l'uso di un tubo di misura di diametro più grande per ridurre la perdita di carico.



Istruzioni di montaggio speciali

Tettuccio di protezione dalle intemperie



■ 26 Unità ingegneristica, mm (in)

Compatibilità igienica

- Quando installato in applicazioni igieniche, considerare le informazioni riportate nella sezione "Certificati e approvazioni/compatibilità igienica"→

 119
 - Nel caso di misuratori con codice d'ordine per "Custodia", opzione B "Inox, igienico", sigillare il coperchio del vano connessioni avvitandolo a mano per poi stringerlo di altri 45° (corrispondente a 15 Nm).

Ambiente

Campo di temperatura ambiente

Trasmettitore	Standard: -40 +60 °C (-40 +140 °F)
Display locale	−20 +60 °C (−4 +140 °F), la leggibilità del display può ridursi con temperature fuori dal campo consentito.
Sensore	−40 +60 °C (−40 +140 °F)
Rivestimento	Non eccedere il campo di temperatura consentito del rivestimento .

In caso di funzionamento all'esterno:

- Installare il misuratore in luogo ombreggiato.
- Evitare la luce solare diretta, soprattutto in regioni calde.
- Evitare l'esposizione diretta agli agenti atmosferici.



Temperatura di immagazzinamento

- Durante l'immagazzinamento il misuratore deve essere protetto dalla radiazione solare diretta per evitare il surriscaldamento delle superfici.
- Selezionare un luogo di stoccaggio dove non possa accumularsi umidità nel misuratore, poiché la formazione di funghi o batteri può danneggiare il rivestimento.
- I coperchi e le coperture di protezione eventualmente montati non devono essere rimossi prima dell'installazione del misuratore.

Atmosfera

Protezione aggiuntiva da condensa e umidità: il corpo del sensore è rivestito con un gel.

Codice d'ordine per "Opzione sensore", opzione CF "Ambiente gravoso".

Umidità relativa

Il dispositivo è adatto per l'uso in aree esterne e interne con umidità relativa di 4 ... 95%.

Altezza operativa

Secondo EN 61010-1

- $\leq 2000 \text{ m} (6562 \text{ ft})$
- > 2 000 m (6 562 ft) con protezione alle sovratensioni addizionale (ad es. Serie HAW Endress+Hauser)

Grado di protezione

Trasmettitore

- IP66/67, custodia Type 4X, adatta per grado di inquinamento 4
- Quando la custodia è aperta: corpo IP20, Type 1, adatto per grado di inquinamento 2
- Modulo display: IP20, corpo Type 1, adatto per grado di inquinamento 2

In opzione

Antenna WLAN esterna

IP67

Resistenza alle vibrazioni e resistenza agli urti

Vibrazioni sinusoidali, secondo IEC 60068-2-6

- Picco 2 ... 8.4 Hz. 3.5 mm
- Picco 8,4 ... 2 000 Hz, 1 g

Vibrazione casuale a banda larga, secondo IEC 60068-2-64

- 10 ... 200 Hz, 0,003 g²/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0,001 g²/Hz
- Totale: 1,54 g rms

Urto semisinusoidale, secondo IEC 60068-2-27

6 ms 30 g

Urti dovuti ad applicazioni pesanti secondo IEC 60068-2-31

Pulizia interna

- Pulizia CIP
- Pulizia SIP

Carico meccanico

Custodia trasmettitore:

- Proteggere da effetti meccanici, come ad esempio urti o urti
- Non utilizzare come scala o appoggio per arrampicarsi


Compatibilità elettromagnetica (EMC)

- Secondo IEC/EN 61326 e raccomandazione NAMUR 21 (NE 21)
- Secondo IEC/EN 61000-6-2 e IEC/EN 61000-6-4
- Versione del dispositivo con PROFIBUS DP: è conforme alle soglie per emissioni industriali secondo EN 50170 Volume 2, IEC 61784
- Quanto seque vale per PROFIBUS DP: se le velocità di trasmissione > 1,5 MBaud, si deve utilizzare un ingresso cavo EMC e la schermatura del cavo deve estendersi il più possibile fino al morsetto.
- I dettagli sono riportati nella Dichiarazione di conformità.
- Quest'unità non è destinata all'uso in ambienti residenziali e non può garantire un'adequata protezione della ricezione radio in tali ambienti.

Processo

Campo di temperatura del fluido

-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)



- Campo di temperatura ambiente
- Temperatura del fluido

La temperatura del fluido consentita per queste applicazioni è di 0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F).

Conducibilità

≥5 µS/cm per liquidi in generale.


Rapporto pressione/ temperatura

I sequenti grafici visualizzano le curve di carico dei materiali (curve di riferimento) per varie connessioni al processo in relazione alla temperatura del fluido.

60


Connessioni al processo con guarnizione O-ring, DN 2...25 (1/12...1")

Connessione al processo: nipplo a saldare simile a DIN EN ISO 1127, ISO 2037; attacco simile a ISO 228 / DIN 2999, NPT




27 Materiale della connessione al processo: acciaio inox, 1.4404 (F316L)


Connessione al processo: flangia simile a EN 1092-1 (DIN 2501), attacco a incollare



■ 28 Materiale della connessione al processo: acciaio inox, 1.4404 (F316L)




■ 29 Materiale della connessione al processo: PVDF




■ 30 Materiale della connessione al processo: PVC-U

Connessione al processo: flangia simile ad ASME B16.5




■ 31 Materiale della connessione al processo: acciaio inox, 1.4404 (F316L)




 \blacksquare 32 Materiale della connessione al processo: PVDF

Connessione al processo: flangia simile a JIS B2220




■ 33 Materiale della connessione al processo: acciaio inox, 1.4404 (F316L)



🖪 34 🛮 Materiale della connessione al processo: PVDF

Connessioni al processo con guarnizione di tenuta asettica, DN 2 ... 25 (1/12 ... 1")


Connessione al processo: nipplo a saldare simile a EN 10357, ASME BPE, ISO 2037; clamp simile a ISO 2852, DIN 32676; attacco simile a DIN 11851, DIN 11864-1, SMS 1145; flangia simile a DIN 11864-2



35 Materiale della connessione al processo: acciaio inox, 1.4404 (F316L)


Connessioni al processo con guarnizione di tenuta asettica, DN 40 ... 150 (1 $\frac{1}{2}$... 6")

Connessione al processo: attacco simile a SMS 1145




■ 36 Materiale della connessione al processo: acciaio inox, 1.4404 (F316L)

Connessione al processo: nipplo a saldare simile a EN 10357; attacco simile a DIN 11851




■ 37 Materiale della connessione al processo: acciaio inox, 1.4404 (F316L)

Connessione al processo: nipplo a saldare simile ad ASME BPE




Connessione al processo: nipplo a saldare simile a ISO 2037



A0028941-I

№ 38 Materiale della connessione al processo: acciaio inox, 1.4404 (F316L)


Connessione al processo: clamp simile a ISO 2852, DIN 32676



A0028943-IT


₹ 39 Materiale della connessione al processo: acciaio inox, 1.4404 (F316L)

Connessione al processo: raccordo simile a DIN 11864-1, ISO 2853



■ 40 Materiale della connessione al processo: acciaio inox, 1.4404 (F316L)

Connessione al processo: flangia simile a DIN 11864-2



■ 41 Materiale della connessione al processo: acciaio inox, 1.4404 (F316L)

Tenuta alla pressione

Rivestimento: PFA

Diametro	nominale	Valori soglia per pressione assoluta in [mbar] ([psi]) e per temperature del fluido:							
[mm]	[in]	+25 ℃ (+77 ℉)	+80 °C (+176 °F)	+100 °C (+212 °F)	+130 °C (+266 °F)	+150 °C (+302 °F)			
2 150	¹/ ₁₂ 6	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)			

Soglia di portata

Il diametro del tubo e la portata determinano il diametro nominale del sensore. La velocità di deflusso ottimale è tra $2\dots 3$ m/s (6,56 $\dots 9,84$ ft/s). Adattare anche la velocità di deflusso (v) alle proprietà fisiche del fluido:


- v < 2 m/s (6,56 ft/s): per bassi valori di conducibilità
- v > 2 m/s (6,56 ft/s): per prodotti che lasciano depositi (ad es. latte ad alto contenuto di grasso)
- La velocità di deflusso può essere aumentata, se richiesto, riducendo il diametro nominale del sensore.
 - In caso di prodotti con elevato contenuto di solidi, un sensore con diametro nominale > DN 8 (3/8") può migliorare la stabilità del segnale e l'idoneità alla pulizia grazie alla maggiore dimensione degli elettrodi.

Perdita di carico

- Non si hanno perdite di carico a partire dal diametro nominale DN 8 (5/16"), se il sensore è installato in un tubo che ha il medesimo diametro nominale.
- Perdite di carico per configurazioni che integrano adattatori secondo DIN EN 545 → 🖺 58

Vibrazioni Installazione in caso di vibrazioni dei tubi → 🖺 55

Magnetismo ed elettricità statica




🖪 42 🛮 Evitare i campi magnetici

Costruzione meccanica

Dimensioni in unità ingegneristiche SI

Versione compatta



A0033785

Codice d'ordine per "Custodia", opzione A "Alluminio, rivestito"

DN	A 1)	B 1)	С	D	Е	F	G ²⁾	Н	I 2)	K	L 3)	M
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]							
2	169	68	101	55	240	295	200	59	141	2,25	86	43
4	169	68	101	55	240	295	200	59	141	4,5	86	43
8	169	68	101	55	240	295	200	59	141	9	86	43
15	169	68	101	55	240	295	200	59	141	16	86	43
25	169	68	101	55	240	295	200	59	141	22,6	86	56
40	169	68	101	54	239	293	200	59	141	34,8	140	107
50	169	68	101	60	246	306	200	59	141	47,5	140	120
65	169	68	101	68	254	322	200	59	141	60,2	140	135
80	169	68	101	74	260	334	200	59	141	72,9	140	148
100	169	68	101	87	273	360	200	59	141	97,4	140	174

DN	A 1)	B 1)	С	D	Е	F	G ²⁾	Н	I 2)	K	L 3)	M
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]							
125	169	68	101	103	289	392	200	59	141	120,0	200	206
150	169	68	101	117	303	420	200	59	141	146,9	200	234

- 1) A seconda del pressacavo utilizzato: valori fino a + 30 mm
- 2) Per versione senza display locale: valori 30 mm
- 3) La lunghezza totale installata dipende dalle connessioni al processo. → 🖺 70

Codice d'ordine per "Custodia", opzione A "Alluminio, rivestito"; Ex d

DN	A 1)	B 1)	С	D	Е	F	G 2)	Н	I 2)	K	L 3)	М
[mm]	[mm]	[mm]										
2	188	85	103	55	269	324	217	58	159	2,25	86	43
4	188	85	103	55	269	324	217	58	159	4,5	86	43
8	188	85	103	55	269	324	217	58	159	9	86	43
15	188	85	103	55	269	324	217	58	159	16	86	43
25	188	85	103	55	269	324	217	58	159	22,6	86	56
40	188	85	103	54	270	324	217	58	159	34,8	140	107
50	188	85	103	60	276	336	217	58	159	47,5	140	120
65	188	85	103	67	284	351	217	58	159	60,2	140	135
80	188	85	103	74	290	364	217	58	159	72,9	140	148
100	188	85	103	87	303	390	217	58	159	97,4	140	174
125	188	85	103	103	319	422	217	58	159	120,0	200	206
150	188	85	103	117	333	450	217	58	159	146,9	200	234


- 1) A seconda del pressacavo utilizzato: valori fino a + 30 mm
- 2) Per versione senza display locale: valori 40 mm
- 3) La lunghezza totale installata dipende dalle connessioni al processo. → 🖺 70

Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "Inox, igienico"

DN	A 1)	B 1)	С	D	E	F	G 2)	Н	I 2)	K	L 3)	М
[mm]	[mm]	[mm]										
2	183	73	110	55	254	309	207	65	142	2,25	86	43
4	183	73	110	55	254	309	207	65	142	4,5	86	43
8	183	73	110	55	254	309	207	65	142	9	86	43
15	183	73	110	55	254	309	207	65	142	16	86	43
25	183	73	110	55	254	309	207	65	142	22,6	86	56
40	183	73	110	54	255	309	207	65	142	34,8	140	107
50	183	73	110	60	261	321	207	65	142	47,5	140	120
65	183	73	110	67	269	336	207	65	142	60,2	140	135
80	183	73	110	74	275	349	207	65	142	72,9	140	148
100	183	73	110	87	288	375	207	65	142	97,4	140	174
125	183	73	110	103	304	407	207	65	142	120,0	200	206
150	183	73	110	117	318	435	207	65	142	146,9	200	234


- 1) A seconda del pressacavo utilizzato: valori fino a + 30 mm
- 2) Per versione senza display locale: valori 30 mm
- 3) La lunghezza totale installata dipende dalle connessioni al processo. → 🖺 70

Connessione flangiata del sensore



■ 43 Vista frontale senza connessioni al processo

DN	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	K	L	М
[mm]											
2	62	41,6	34	9	24	42	43	8,5	6	4	M6
4	62	41,6	34	9	24	42	43	8,5	6	4	M6
8	62	41,6	34	9	24	42	43	8,5	6	4	M6
15	62	41,6	34	16	24	42	43	8,5	6	4	M6
25	72	50,2	44	26	29	55	56	8,5	6	4	M6




■ 44 Vista frontale senza connessioni al processo

DN	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	К	L
									90° ±0,5°	60° ±0,5°
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Fori ma	aschiati
40	99,7	85,8	71,0	48,3	34,8	M8	12	17	4	-
50	112,7	98,8	83,5	60,3	47,5	M8	12	17	4	-
65	127,7	114,8	100,0	76,1	60,2	M8	12	17	-	6
80	140,7	133,5	114,0	88,9	72,9	M8	12	17	-	6

DN	A	В	С	D	Е	F	G	Н	K	L
									90° ±0,5°	60° ±0,5°
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Fori ma	schiati
100	166,7	159,5	141,0	114,3	97,4	M8	12	17	-	6
125	198,7	191,5	171,0	139,7	120,0	M10	15	20	-	6
150	226,7	219,5	200,0	168,3	146,9	M10	15	20	ı	6

Connessioni flangiate

Femmina con guarnizione asettica




🖻 45 Dettaglio X: connessione al processo asimmetrica; la parte illustrata in blu viene procurata dal fornitore.

1.4404 (33	Flangia DIN 11864-2, femmina asettica, Form A 1.4404 (316L), per tubo secondo EN 10357 serie A, femmina Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione DES/DQS										
DN [mm]	Per tubo secondo EN 10357 serie A A B C D E L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]										
2 8 1)	13 × 1,5 (DN 10)	54	37	4 × Ø9	10	10	183				
15	19 × 1,5 (DN 15)	59	42	4 × Ø9	10	16	183				
25	29 × 1,5 (DN 25)	70	53	4 × Ø9	10	26	183				

Rugosità: $Ra_{max.}$ = 0,76 µm, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.}$ = 0,38 µm elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (E) durante la pulizia con scovoli.

1) Con flange DN 10 in versione standard

Flangia di accoppiamento con guarnizione asettica




🗷 46 Dettaglio X: connessione al processo asimmetrica; la parte illustrata in blu viene procurata dal fornitore.

Flangia DIN 11864-2, flangia di accoppiamento asettica, Form A 1.4404 (316L), per tubo secondo EN 10357 serie A, flangia di accoppiamento Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione DES/DRS Per tubo secondo EN 10357 serie A Е DN В D L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 40 $41 \times 1,5$ 82 65 $4 \times Ø9$ 10 38 246 50 53 × 1,5 77 94 $4 \times Ø9$ 10 50 246 65 70 × 2 113 95 8 × Ø9 10 246 66 80 85 × 2 133 112 8 × Ø11 10 81 270 159 100 104×2 137 $8 \times \emptyset 11$ 10 100 278 125 129 × 2 183 161 $8 \times \emptyset 11$ 10 125 362 154 × 2 213 188 8 × Ø14 150 150 10 362

Rugosità: $Ra_{max.} = 0.76 \ \mu m$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 0.38 \ \mu m$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (E) durante la pulizia con scovoli.

Flange con guarnizione O-ring



Flangia simile a EN 1092-1 (DIN 2501), Form B: PN 40 1.4404 (316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione D5S									
DN A B C D E L [mm] [mm] [mm] [mm]									
2 8 1)	95	65	4 × Ø14	16	17,3	198,4			
15	95	65	4 × Ø14	16	17,3	198,4			
25 115 85 4 × Ø14 18 28,5 198,4									
Rugosità: Ra _{max} =	Rugosità: Ra _{max} = 1,6 µm								


1) DN 2 ... 8 con flange DN 15 versione standard

Flangia simile ad ASME B16.5: Classe 150 1.4404 (316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione A1S										
DN [mm]										
2 8 1)	90	60,3	4 × Ø15,7	11,2	15,7	218				
15	90	60,3	4 × Ø15,7	11,2	15,7	218				
25 110 79,4 4 × Ø15,7 14,2 26,7 230										
Rugosità: Ra _{max} =	Rugosità: Ra _{max} = 1,6 μm									

1) DN 2 ... 8 con flange DN 15 versione standard

Flangia simile a jls/t20615, 20 K 1.4404 (316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione N4S										
DN A B C D E L [mm] [mm] [mm] [mm]										
2 8 1)	95	70	4 × Ø15	14	15	220				
15	95	70	4 × Ø15	14	15	220				
25 125 90 4ר19 16 25 220										
Rugosità: Ra _{max} =	Rugosità: Ra _{max} = 1,6 µm									

1) DN 2 ... 8 con flange DN 15 versione standard



A0022221

Flangia scorrevole simile a EN 1092-1 (DIN 2501): PN 16 PVDF

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione D3P

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
2 8 1)	95	65	4 x Ø14	14,5	45	17,3	200
15	95	65	4 x Ø14	14,5	45	17,3	200
25	115	85	4 x Ø14	16,5	68	28,5	200

Rugosità: $Ra_{max} = 1,6 \mu m$

Gli anelli di messa a terra richiesti possono essere ordinati separatamente come accessori (codice d'ordine $DK5HR^{****}$).

l) DN 2 ... 8 con flange DN 15 versione standard

Flangia scorrevole con elettrodo di messa a terra simile a EN 1092-1 (DIN 2501): PN 16

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione D4P

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
2 8 ¹⁾	95	65	4 x Ø14	14,5	45	17,3	200
15	95	65	4 x Ø14	14,5	45	17,3	200
25	115	85	4 x Ø14	16,5	68	28,5	200

Rugosità: Ra_{max} = 1,6 µm

Gli anelli di messa a terra non sono necessari.

1) DN 2 ... 8 con flange DN 15 versione standard

Flangia scorrevole simile ad ASME B16.5: Classe 150

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione A1P

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
2 8 ¹⁾	90	60,3	4 × Ø 15,7	15	35,1	15,7	200
15	90	60,3	4 × Ø 15,7	15	35,1	15,7	200
25	110	79,4	4 × Ø 15,7	16	50,8	26,7	200

Rugosità: $Ra_{max} = 1,6 \mu m$

Gli anelli di messa a terra richiesti possono essere ordinati separatamente come accessori (codice d'ordine DK5HR-***).

1) DN 2 ... 8 con flange DN 15 versione standard

Flangia scorrevole con elettrodo di messa a terra simile ad ASME B16.5: Classe 150 $\ensuremath{\mathsf{PVDF}}$

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione A4P

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	
2 8 ¹⁾	90	60,3	4 × Ø 15,7	15	35,1	15,7	200	
15	90	60,3	4 × Ø 15,7	15	35,1	15,7	200	
25	110	79,4	4 × Ø 15,7	16	50,8	26,7	200	

Rugosità: $Ra_{max} = 1.6 \mu m$

Gli anelli di messa a terra non sono necessari.

1) DN 2 ... 8 con flange DN 15 versione standard

Flangia scorrevole simile a JIS B2220: 10 K PVDF

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione N3P

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
2 8 1)	95	70	4 × Ø 15,7	15	35,1	15	200
15	95	70	4 × Ø 15,7	15	35,1	15	200
25	125	90	4 × Ø 15,7	16	50,8	19	200

Rugosità: $Ra_{max} = 1.6 \mu m$

Gli anelli di messa a terra richiesti possono essere ordinati separatamente come accessori (codice d'ordine DK5HR-***).

DN 2 ... 8 con flange DN 15 versione standard 1)


Flangia scorrevole con elettrodo di messa a terra simile a JIS B2220: 10 K PVDF Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione N4P							
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
2 8 1)	95	70	4 × Ø 15,7	15	35,1	15	200
15	95	70	4 × Ø 15,7	15	35,1	15	200
25	125	90	4 × Ø 15,7	16	50,8	19	200

Rugosità: Ra $_{\rm max}$ = 1,6 μm Gli anelli di messa a terra non sono necessari.

DN 2 ... 8 con flange DN 15 versione standard

Nipplo a saldare

Nipplo a saldare con guarnizioni asettiche



Trippio a Saldare Secondo Err 10337
1.4404 (316L), per tubo EN 10357 serie A
Codice d'ordine per "Connessione al processo",

, opzione **DAS**

DN [mm]	Per tubo EN 10357 serie A [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
2 8	13 × 1,5	13	10	132,6
15	19 × 1,5	19	16	132,6
25	29 × 1,5	29	26	132,6
40	41 × 1,5	41	38	220
50	53 × 1,5	53	50	220
65	70 × 2	70	66	220

Nipplo a saldare secondo EN 10357 1.4404 (316L), per tubo EN 10357 serie A

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione DAS

DN [mm]	Per tubo EN 10357 serie A [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
80	85 × 2	85	81	220
100	104 × 2	104	100	220
125	129 × 2	129	125	300
150	154 × 2	154	150	300

Rugosità: $Ra_{max.} = 0.76 \ \mu m$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 0.38 \ \mu m$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Nipplo a saldare secondo ISO 2037

1.4404 (316L), per tubo ISO 2037

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione IAS

cource dordine per	course doraine per contressione at processo, operate Pro							
DN [mm]	Per tubo ISO 2037 [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]				
2 8	12,7 × 1,65	12	10	118,2				
15	19,05 × 1,65	18	16	118,2				
25	25,4 × 1,60	25	22,6	118,2				
40	38 × 1,2	38	35,6	220				
50	51 × 1,2	51	48,6	220				
65	63,5 × 1,6	63,5	60,3	220				
80	76,1 × 1,6	76,1	72,9	220				
100	101,6 × 2	101,6	97,6	220				
125	139,7 × 2	139,7	135,7	380				
150	168,3 × 2,6	168,3	163,1	380				

Rugosità: $Ra_{max.} = 0.76 \ \mu m$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 0.38 \ \mu m$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Nipplo a saldare secondo ASME BPE


1.4404 (316L), per tubo secondo ASME BPE e DIN 11866 serie C

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione AAS

DN [mm]	Per tubo secondo ASME BPE [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
2 8	12,7 × 1,65	12,7	9	118,2
15	19,1 × 1,65	19,1	16	118,2
25	25,4 × 1,65	25,4	22,6	118,2
40	38,1 × 1,65	38,1	34,8	220
50	50,8 × 1,65	50,8	47,5	220
65	63,5 × 1,65	63,5	60,2	220
80	76,2 × 1,65	76,2	72,9	220
100	101,6 × 1,65	101,6	97,4	220
150	152,4 × 2,77	152,4	146,9	300
	[mm] 2 8 15 25 40 50 65 80 100	[mm][mm] $2 8$ 12.7×1.65 15 19.1×1.65 25 25.4×1.65 40 38.1×1.65 50 50.8×1.65 65 63.5×1.65 80 76.2×1.65 100 101.6×1.65	[mm][mm][mm] $2 \dots 8$ 12.7×1.65 12.7 15 19.1×1.65 19.1 25 25.4×1.65 25.4 40 38.1×1.65 38.1 50 50.8×1.65 50.8 65 63.5×1.65 63.5 80 76.2×1.65 76.2 100 101.6×1.65 101.6	[mm] [mm] [mm] $2 \dots 8$ 12.7×1.65 12.7 9 15 19.1×1.65 19.1 16 25 25.4×1.65 25.4 22.6 40 38.1×1.65 38.1 34.8 50 50.8×1.65 50.8 47.5 65 63.5×1.65 63.5 60.2 80 76.2×1.65 76.2 72.9 100 101.6×1.65 101.6 97.4

Rugosità: $Ra_{max.} = 0.76 \ \mu m$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 0.38 \ \mu m$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Nipplo a saldare con guarnizione O-ring



Nipplo a saldare secondo ISO 1127

1.4404 (316L), per tubo secondo ISO 1127 serie 1 Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione A2S

DN [mm]	Per tubo secondo ISO 1127 serie 1 [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
2 8	13,5 × 2,30	13,5	9	126,6
15	21,3 × 2,65	21,3	16	126,6
25	33,7 × 3,25	33,7	27,2	126,6

Rugosità: $Ra_{max.} = 1,6 \mu m$

Nipplo a saldare secondo ISO 1127

1.4404 (316L), per tubo secondo ISO 1127 serie 1 e DIN 11866 serie B

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione D1S

DN [mm]	Per tubo secondo ISO 1127 serie 1 e DIN 11866 serie B [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
2 8	13,5 × 1,6	13,5	10,3	126,6
15	21,3 × 1,6	21,3	18,1	126,6
25	33,7 × 2,0	33,7	29,7	126,6

Rugosità: Ra $_{max.}$ = 1,6 μm

Nipplo a saldare secondo ISO 2037


1.4404 (316L), per tubo ISO 203

cource a oraine p	Course unturne per Connessione at processo, opzione 113						
DN [mm]	Per tubo ISO 2037 [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]			
2 8	13,5 × 2,3	13,5	9	126,6			
15	21,3 × 2,65	21,3	16	126,6			
25	33,7 × 3,25	33,7	27,2	126,6			
Rugosità: Ra _{max.} = 1,6 μm							

76

Connessioni clamp

Connessioni clamp con quarnizione di tenuta asettica



A0015625

Clamp secondo DIN 32676 1.4404 (316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione DBS

Coaice a oraine per "C	Coaice aoraine per Connessione ai processo , opzione DBS						
DN [mm]	Per tubo [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]			
2 8	14 × 2 (DN 10)	34	10	168			
15	20 × 2 (DN 15)	34	16	168			
25	30 × 2 (DN 25)	50,5	26	175			
40	41 × 1,5	50,5	38	220			
50	53 × 1,5	64	50	220			
65	70 × 2	91	66	220			
80	85 × 2	106	81	220			
100	104 × 2	119	100	220			
125	129 × 2	155	125	300			
150	154 × 2	183	150	300			

Rugosità: $Ra_{max.} = 0.76 \ \mu m$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 0.38 \ \mu m$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Tri-Clami

1.4404 (316L), per tubo secondo ASME BPE e DIN 11866 serie C Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione FAS

Per tubo secondo ASME BPE В L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2 ... 8 $12,7 \times 1,65$ 25 9,4 143 15 $19,1 \times 1,65$ 25 15,8 143 25 $25,4 \times 1,65$ 50,4 22,1 143 $38,1 \times 1,65$ 220 40 50,4 34,8 47,5 50 50.8×1.65 63,9 220 $63,5 \times 1,65$ 77,4 60,2 220 65 80 $76,2 \times 1,65$ 90,9 72,9 220 100 97,4 $101,6 \times 2,11$ 118,9 220

Tri-Clamp

1.4404 (316L), per tubo secondo ASME BPE e DIN 11866 serie C

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione FAS

DN	Per tubo secondo ASME BPE	A	B	L
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
150	152,4 × 2,77	166,9	146,9	300

Rugosità: $Ra_{max.} = 0.76 \ \mu m$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 0.38 \ \mu m$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli

Clamp secondo ISO 2852, Fig. 2

1.4404 (316L)


Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione IBS

DN [mm]	Per tubo ISO 2037 [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]	
25	24,5 × 1,65	50,5	22.6	174,6	
40	38 × 1,6	50,5	35,6	220	
50	51 × 1,6	64	48,6	220	
65	63,5 × 1,6	77,5	60,3	220	
80	76,1 × 1,6	91	72,9	220	
100	101,6 × 2	119	97,6	220	
125	139,7 × 2	155	135,7	300	
150	168,3 × 2,6	183	163,1	300	

Rugosità: $Ra_{max.}$ = 0,76 µm, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.}$ = 0,38 µm elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Raccordi

Filettatura con guarnizioni asettiche



A0027509

Raccordo DIN 11851, filettatura

1.4404 (316L), per tubo EN 10357 serie B

 ${\it Codice \ d'ordine \ per \ "Connessione \ al \ processo", \ opzione \ \textbf{DCS}}$

DN [mm]	Per tubo EN 10357 serie B [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
2 8	12 × 1 (DN 10)	Rd 28 × ½	10	174
15	18 × 1,5	Rd 34 × ⅓	16	174
25	28 × 1 o 28×1,5	Rd 52 × 1/6	26	190

Rugosità: $Ra_{max.} = 0.76 \ \mu m$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 0.38 \ \mu m$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Raccordo DIN 11851, filettatura

1.4404 (316L), per tubo EN 10357 serie A

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione DCS

DN [mm]	Per tubo EN 10357 serie A [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
40	41 × 1,5	Rd 65 × 1/ ₆	38	260
50	53 × 1,5	Rd 78 × 1/ ₆	50	260
65	70 × 2	Rd 95 × 1/ ₆	66	270
80	85 × 2	Rd 110 × 1/4	81	280
100	104 × 2	Rd 130 × 1/4	100	290
125	129 × 2	Rd 160 × 1/4	125	380
150	154 × 2	Rd 160 × 1/4	150	390

Rugosità: $Ra_{max.} = 0.76 \ \mu m$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 0.38 \ \mu m$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Attacco DIN 11864-1, filettatura asettica, Form A

1.4404 (316L), per tubo EN 10357 serie A

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione DDS

DN [mm]	Per tubo EN 10357 serie A [mm]	A [mm/in]	B [mm]	L [mm]
2 8	13 × 1,5 (DN 10)	Rd 28 × 1/8	10	170
15	19 × 1,5	Rd 34 × 1/8	16	170
25	29 × 1,5	Rd 52 × 1/ ₆	26	184
40	41 × 1,5	Rd 65 × 1/ ₆	38	256
50	53 × 1,5	Rd 78 × 1/ ₆	50	256
65	70 × 2	Rd 95 × 1/ ₆	66	266
80	85 × 2	Rd 110 × 1/4	81	276
100	104 × 2	Rd 130 × 1/4	100	286

Rugosità: $Ra_{max.} = 0.76 \ \mu m$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 0.38 \ \mu m$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Attacco ISO 2853, filettatura

1.4404 (316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione ICS

DN [mm]	Per tubo ISO 2037 [mm]	DN Clamp ISO 2853 [mm]	A [mm/in]	B [mm]	L [mm]
40	38 × 1,6	38	Tr 50,5 × 3,175	35,6	256
50	51 × 1,6	51	Tr 64 × 3,175	48,6	256
65	63,5 × 1,6	63,5	Tr 77,5 × 3,175	60,3	266
80	76,1 × 1,6	76,1	Tr 91 × 3,175	72,9	276
100	101,6 × 2	101,6	Tr 118 × 3,175	97,6	286

Rugosità: $Ra_{max.} = 0.76 \ \mu m$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 0.38 \ \mu m$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Attacco SMS 1145, filettatura


1.4404 (316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione SAS

DN [mm]	Per tubo [mm]	DN SMS 1145 [mm]	A [mm/in]	B [mm]	L [mm]
25	1	25	Rd 40 × 1/ ₆	22,6	147,6
40	38,1 × 1,65	38	Rd 60 × 1/ ₆	34,8	256
50	50,8 × 1,65	51	Rd 70 × 1/6	47,5	256
65	63,5 × 1,65	63,5	Rd 85 × 1/ ₆	60,2	266
80	76,2 × 1,65	76	Rd 98 × 1/ ₆	72,6	276
100	101,6 × 1,65	101,6	Rd 132 × ¹ / ₆	97,4	286

Rugosità: $Ra_{max.} = 0.76 \ \mu m$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 0.38 \ \mu m$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Filettatura con guarnizione O-ring



A0027509

Filettatura esterna secondo ISO 228/DIN 2999

1.4404 (316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione I2S

DN [mm]	Per filettatura interna ISO 228/DIN 2999 [in]	A [mm/in]	B [mm]	L [mm]		
2 8	R 3/8	R 10,1 × 3/8	10	166		
15	R 1⁄2	R 13,2 × ½	16	166		
25	R 1	R 16,5 × 1	25	170		
Pure gità i De 1 6 une						

Rugosità: Ra_{max.} = 1,6 µm

Filettatura interna secondo ISO 228/DIN 2999


1.4404 (316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione I3S

DN [mm]	Per filettatura esterna ISO 228/DIN 2999 [in]	A [mm/in]	B [mm]	L [mm]	
2 8	Rp ³ / ₈	Rp 13 × ⅓	9	176	
15	Rp ⅓	Rp 14 × ½	16	176	
25	Rp 1	Rp 17 × 1	27,2	188	
Rugosità: Ra _{max} = 1.6 µm					

Adattatore per tubo flessibile


Adattatore per tubo flessibile con guarnizione O-ring



Adattatore per tubo flessibile 1.4404 (316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzioni O1S, O2S, O3S											
DN [mm]	Per diametro interno [mm]	A [mm]	L [mm]								
2 8	13	10	184								
15	16	12,6	184								
25	19	16	184								
Rugosità: Ra _{max.} = 1,6	Rugosità: Ra _{max.} = 1,6 μm										

Manicotti a incollare

Manicotti a incollare con guarnizione O-ring




PVC	Manicotto a incollare PVC Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione O2V											
DN												
2 8	20 × 2	62	38,5	18	20,2	163						
15	(DIN 8062)		28.0			142						

Rugosità: $Ra_{max} = 1.6 \ \mu m$ Gli anelli di messa a terra richiesti possono essere ordinati separatamente come accessori (codice d'ordine DK5HR-****).

Kit di montaggio


Kit di montaggio a parete



F Α В С Ø D E [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 137 110 120 7 125 88


Accessori

Tettuccio di protezione dalle intemperie



■ 47 Unità ingegneristica, mm (in)

Display operativo e di visualizzazione separato DKX001




■ 48 Unità ingegneristica, mm (in)

Antenna WLAN esterna

L'antenna WLAN esterna non è adatta all'uso in applicazioni igieniche.


Antenna WLAN esterna montata sul dispositivo



🖪 49 Unità ingegneristica, mm (in)


Antenna WLAN esterna montata con cavo

L'antenna WLAN esterna può essere montata separatamente dal trasmettitore se le condizioni di trasmissione/ricezione nella posizione di montaggio del trasmettitore sono scadenti.




■ 50 Unità ingegneristica, mm (in)

Distanziatore



Codice d'ordine: DK5	Codice d'ordine: DK5HB-***											
DN	di	D1	D2	L								
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]								
80	72,9	140,7	141	30								
100	97,4	166,7	162	30								

 $Connessioni\ clamp\ con\ guarnizione\ di\ tenuta\ asettica\ disponibili\ per\ l'ordine$



Tri-Clamp


1.4404 (316L), per tubo secondo ASME BPE e BS 4825, riduzione da tubo OD 1" (connessione Tri-Clamp) a dispositivo DN 15

Codice d'ordine: DKH**-HF**

DN [mm]	Per tubo secondo ASME BPE e BS 4825 (riduzione) [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
15	Tubo, OD 1"	50,4	22,1	143

Rugosità: $Ra_{max.} = 0.76 \ \mu m$, codice d'ordine opzionale per "Design", opzione CB: $Ra_{max.} = 0.38 \ \mu m$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Possibilità di ordinare raccordi filettati con guarnizione O-ring



A0027509

Filettatura esterna	
1.4404 (316L)	

Codice d'ordine: DKH**-GD**

DN [mm]	Per filettatura interna NPT [in]	A [mm/in]	B [mm]	L [mm]	
2 8	NPT3/8	R 15,5 × 3/8	10	186	
15	NPT½	R 20 × ½	16	186	
25	NPT1	R 25 × 1	25	196	

Rugosità: $Ra_{max} = 1,6 \mu m$

Filettatura interna


1.4404 (316L)

Codice d'ordine: DKH**-GC**

Godice a ore													
DN [mm]	Per filettatura esterna NPT [in]	A [mm/in]	B [mm]	L [mm]									
2 8	NPT3/8	R 13 × 3/8	8,9	176									
15	NPT½	R 14 × ½	16	176									
25	NPT1	R 17 × 1	27,2	188									

Rugosità: Ra_{max.} = 1,6 µm

Anelli di messa a terra



A0017673


Per flangia scorrevole in PVDF e manicotto a incollare in PVC 1.4435 (316L), Alloy C22, tantalio $\frac{1}{2}$

Coarce	a oraine:	DK5HK-^^^	

DN	di	В	С	D	E	F	G	Н	J
[mm]									
2 8	9	22	17,6	33,9	0,5	3,5	1,9	3,4	4,5
15	16	29	24,6	33,9	0,5	3,5	1,9	3,4	4,5
25	26	39	34,6	43,9	0,5	3,5	1,9	3,4	4,5

Dimensioni in unità ingegneristiche US

Versione compatta



A0033785

Codice d'ordine per "Custodia", opzione A "Alluminio, rivestito"

DN	A 1)	B 1)	С	D	Е	F	G 2)	Н	I 2)	K	L 3)	М
[in]												
1/12	6,65	2,68	3,98	2,17	9,45	11,6	7,87	2,32	5,55	0,09	3,39	1,69
1/8	6,65	2,68	3,98	2,17	9,45	11,6	7,87	2,32	5,55	0,18	3,39	1,69
3/8	6,65	2,68	3,98	2,17	9,45	11,6	7,87	2,32	5,55	0,35	3,39	1,69
1/2	6,65	2,68	3,98	2,17	9,45	11,6	7,87	2,32	5,55	0,63	3,39	1,69
1	6,65	2,68	3,98	2,17	9,45	11,6	7,87	2,32	5,55	0,89	3,39	2,20

DN	A 1)	B 1)	С	D	Е	F	G ²⁾	Н	I 2)	K	L 3)	M
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]							
1 ½	6,65	2,68	3,98	2,13	9,41	11,5	7,87	2,32	5,55	1,37	5,51	4,21
2	6,65	2,68	3,98	2,36	9,69	12,1	7,87	2,32	5,55	1,87	5,51	4,72
3	6,65	2,68	3,98	2,91	10,2	13,2	7,87	2,32	5,55	2,87	5,51	5,83
4	6,65	2,68	3,98	3,43	10,8	14,2	7,87	2,32	5,55	3,83	5,51	6,85
6	6,65	2,68	3,98	4,61	11,9	16,5	7,87	2,32	5,55	5,78	7,87	9,21

- 1) A seconda del pressacavo utilizzato: valori fino a + 1.18 in
- 2) Per versione senza display locale: valori 1.18 in

Codice d'ordine per "Custodia", opzione A "Alluminio, rivestito"; Ex d

DN	A 1)	B 1)	С	D	E	F	G ²⁾	Н	I 2)	K	L 3)	M
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]							
1/12	7,40	3,35	4,06	2,17	10,6	12,8	8,54	2,28	6,26	0,09	3,39	1,69
1/8	7,40	3,35	4,06	2,17	10,6	12,8	8,54	2,28	6,26	0,18	3,39	1,69
3/8	7,40	3,35	4,06	2,17	10,6	12,8	8,54	2,28	6,26	0,35	3,39	1,69
1/2	7,40	3,35	4,06	2,17	10,6	12,8	8,54	2,28	6,26	0,63	3,39	1,69
1	7,40	3,35	4,06	2,17	10,6	12,8	8,54	2,28	6,26	0,89	3,39	2,20
1 ½	7,40	3,35	4,06	2,13	10,6	12,8	8,54	2,28	6,26	1,37	5,51	4,21
2	7,40	3,35	4,06	2,36	10,9	13,2	8,54	2,28	6,26	1,87	5,51	4,72
3	7,40	3,35	4,06	2,91	11,4	14,3	8,54	2,28	6,26	2,87	5,51	5,83
4	7,40	3,35	4,06	3,43	11,9	15,4	8,54	2,28	6,26	3,83	5,51	6,85
6	7,40	3,35	4,06	4,61	13,1	17,7	8,54	2,28	6,26	5,78	7,87	9,21


- 1) A seconda del pressacavo utilizzato: valori fino a + 1.18 in
- 2) Per versione senza display locale: valori 1.57 in
- 3) La lunghezza totale installata dipende dalle connessioni al processo.→ 89

Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "Inox, igienico"

DN	A 1)	B 1)	С	D	Е	F	G ²⁾	Н	I 2)	К	L 3)	М
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]							
1/12	7,20	2,87	4,33	2,17	10,0	12,2	8,15	2,56	5,59	0,09	3,39	1,69
1/8	7,20	2,87	4,33	2,17	10,0	12,2	8,15	2,56	5,59	0,18	3,39	1,69
3/8	7,20	2,87	4,33	2,17	10,0	12,2	8,15	2,56	5,59	0,35	3,39	1,69
1/2	7,20	2,87	4,33	2,17	10,0	12,2	8,15	2,56	5,59	0,63	3,39	1,69
1	7,20	2,87	4,33	2,17	10,0	12,2	8,15	2,56	5,59	0,89	3,39	2,20
1 ½	7,20	2,87	4,33	2,13	10,0	12,2	8,15	2,56	5,59	1,37	5,51	4,21
2	7,20	2,87	4,33	2,63	10,3	12,6	8,15	2,56	5,59	1,87	5,51	4,72
3	7,20	2,87	4,33	2,91	10,8	13,7	8,15	2,56	5,59	2,87	5,51	5,83
4	7,20	2,87	4,33	3,43	11,3	14,8	8,15	2,56	5,59	3,83	5,51	6,85
6	7,20	2,87	4,33	4,61	12,5	17,1	8,15	2,56	5,59	5,78	7,87	9,21


- 1) A seconda del pressacavo utilizzato: valori fino a + 1.18 in
- 2) Per versione senza display locale: valori 1.18 in
- 3) La lunghezza totale installata dipende dalle connessioni al processo. → 🖺 89

Connessione flangiata del sensore



 \blacksquare 51 Vista frontale senza connessioni al processo

DN	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	К	L	M
[in]	[mm]										
1/12	2,44	1,64	1,34	0,35	0,94	1,65	1,69	0,33	0,24	0,16	M6
5/32	2,44	1,64	1,34	0,35	0,94	1,65	1,69	0,33	0,24	0,16	M6
5/16	2,44	1,64	1,34	0,35	0,94	1,65	1,69	0,33	0,24	0,16	M6
1/2	2,44	1,64	1,34	0,63	0,94	1,65	1,69	0,33	0,24	0,16	M6
1	2,83	1,98	1,73	0,89	1,14	2,17	2,20	0,33	0,24	0,16	M6




 \blacksquare 52 Vista frontale senza connessioni al processo

DN	A	В	С	D	Е	F	G	Н	К	L
									90° ±0,5°	60° ±0,5°
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[mm]	[in]	[in]	Fori ma	aschiati
1 1/2	3,93	3,38	2,80	1,90	1,37	M8	0,47	0,67	4	-
2	4,44	3,89	3,29	2,37	1,87	M8	0,47	0,67	4	-
3	5,54	5,26	4,49	3,50	2,87	M8	0,47	0,67	-	6
4	6,56	6,28	5,55	4,50	3,83	M8	0,47	0,67	-	6

DN	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	K	L
									90° ±0,5°	60° ±0,5°
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[mm]	[in]	[in]	Fori ma	aschiati
5	7,82	7,54	6,73	5,50	4,72	M10	0,59	0,79	-	6
6	8,93	8,64	7,87	6,63	5,78	M10	0,59	0,79	-	6

Connessioni flangiate


Flange con guarnizione O-ring



A0015621

Flangia simile ad ASME B16.5: Classe 150 1.4404 (316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione A1S									
DN A B C D E L [in] [in] [in] [in] [in]									
¹/ ₁₂ ³/ ₈ ¹)	3,50	2,38	4 × Ø0,62	0,44	0,62	8,59			
1/2	½ 3,50 2,38 4ר0,62 0,44 0,63 8,59								
1 4,25 3,12 4 × Ø0,62 0,56 1,05 9,05									
Rugosità: Ra _{max} = 63 µ	ıin								

1) DN $^{1}\!/_{12}$... $^{3}\!/_{8}$ con flange DN $^{1}\!/_{2}$ " versione standard



A002222

Flangia scorrevole simile ad ASME B16.5: Classe 150 PVDF Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione A1P										
DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	L [in]			
¹ / ₁₂ ³ / ₈ ¹⁾	3,74	2,36	4 × Ø 0,62	0,59	1,38	0,63	7,87			
½ 3,74 2,36 4 × Ø 0,62 0,59 1,38 0,63 7,87										

Rugosità: $Ra_{max} = 63 \mu in$

Gli anelli di messa a terra richiesti possono essere ordinati separatamente come accessori (codice d'ordine DK5HR-****).


DN $^{1}\!\!/_{12}$... $^{3}\!\!/_{8}$ con flange DN $^{1}\!\!/_{2}"$ versione standard

Flangia scorrevole simile ad ASME B16.5: Classe 150 PVDF Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione A4P										
DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	L [in]			
¹ / ₁₂ ³ / ₈ ¹⁾	3,74	2,36	4 × Ø 0,62	0,59	1,38	0,63	7,87			
1/2	3,74	2,36	4 × Ø 0,62	0,59	1,38	0,63	7,87			
Rugosità: Ra _{max} = 63 µin Gli anelli di messa a terra non sono necessari.										

1) DN $^1\!\!/_{\!12}$... $^3\!\!/_{\!8}$ con flange DN $^1\!\!/_{\!2}"$ versione standard

Nipplo a saldare

Nipplo a saldare con guarnizioni asettiche



Nipplo a saldare secondo ISO 2037 1.4404 (316L), per tubo ISO 2037 Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione IAS								
DN [in]	Per tubo ISO 2037 [in]	A [in]	B [in]	L [in]				
¹ / ₁₂ ³ / ₈	0,50 × 0,06	0,47	0,39	4,65				
1/2	0,75 × 0,06	0,71	0,63	4,65				
1	1,00 × 0,06	0,98	0,89	4,65				
1 1/2	1,50 × 0,05	1,50	1,40	8,66				
2	2,00 × 0,05	2,01	1,91	8,66				
3	3,00 × 0,06	3,00	2,87	8,66				
4	2,50 × 0,08	4,00	3,84	8,66				
5	4,00 × 0,08	5,50	5,34	15,00				

Nipplo a saldare secondo ISO 2037 1.4404 (316L), per tubo ISO 2037

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione IAS

DN	Per tubo ISO 2037	A	B	L
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
6	6,63 × 0,10	6,63	6,42	15,00

Rugosità: $Ra_{max.} = 31,5~\mu in$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 15~\mu in$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Nipplo a saldare secondo ASME BPE


1.4404 (316L), per tubo secondo ASME BPE e DIN 11866 serie C

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione AAS

DN [in]	Per tubo secondo ASME BPE [in]	A [in]	B [in]	L [in]
¹/ ₁₂ ³/ ₈	0,50 × 0,06	0,50	0,35	4,65
1/2	0,75 × 0,06	0,75	0,63	4,65
1	1,00 × 0,06	1,00	0,89	4,65
1 1/2	1,50 × 0,06	1,50	1,37	8,66
2	2,00 × 0,06	2,00	1,87	8,66
3	3,00 × 0,06	3,00	2,87	8,66
4	4,00 × 0,08	4,00	3,83	8,66
6	6,00 × 0,11	6,00	5,78	11,80

Rugosità: $Ra_{max.} = 31,5 \mu in$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 15 \mu in$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Nipplo a saldare con guarnizione O-ring



A0027510

Nipplo a saldare secondo ISO 1127

1.4404 (316L), per tubo secondo ISO 1127 serie 1


Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione A2S

DN [in]	Per tubo secondo ISO 1127 serie 1 [in]	A [in]	B [in]	L [in]
¹/ ₁₂ ³/ ₈	0,53 × 0,09	0,53	0,35	4,99
1/2	0,84 × 0,10	0,84	0,63	4,99
D D	ź D			

Rugosità: Ra_{max.} = 63 µin

Connessioni clamp

Connessioni clamp con guarnizione di tenuta asettica



Tri-Clamp 1.4404 (316L), per tubo secondo ASME BPE e DIN 11866 serie C

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione FAS

coalee abraine per	connessione at processo, opzione 1118			
DN [in]	Per tubo secondo ASME BPE [in]	A [in]	B [in]	L [in]
¹/ ₁₂ ³/ ₈	1/2	1	0,37	5,63
1/2	3/4	1	0,62	5,63
1	1	2	0,87	5,63
1 ½	1,50 × 0,06	1,98	1,37	8,66
2	2,00 × 0,06	2,52	1,87	8,66
3	3,00 × 0,06	3,58	2,87	8,66
4	4,00 × 0,08	4,68	3,83	8,66
6	6,00 × 0,11	6,57	5,90	11,80

Rugosità: $Ra_{max.} = 31,5 \mu in$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 15 \mu in$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Clamp secondo ISO 2852, Fig. 2
1 4404 (3161)


Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione IBS

DN [in]	Per tubo ISO 2037 [in]	DN Clamp ISO 2852 [in]	A [in]	B [in]	L [in]
1	0,96 × 0,06	1	2,00	0,89	6,87
1 ½	1,50 × 0,06	1,50	1,99	1,40	8,66
2	2,00 × 0,06	2,01	2,52	1,91	8,66
3	3,00 × 0,06	3,00	3,58	2,87	8,66
4	2,50 × 0,08	4,00	4,69	3,84	8,66
5	4,00 × 0,08	5,50	6,10	5,34	11,80
6	6,63 × 0,10	6,63	7,20	6,42	11,80
· ·					

Rugosità: $Ra_{max.} = 31,5$ µin, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 15$ µin elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Raccordi

Filettatura con guarnizioni asettiche



Δ0027509

Raccordo DIN 11851, filettatura 1.4404 (316L), per tubo EN 10357 serie B

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione DCS

DN [in]	Per tubo EN 10357 serie B [in]	A [in]	B [in]	L [in]	
¹/ ₁₂ 5/ ₁₆	0,47 × 0,04 (DN 1/8)	Rd 1.10 × 1/8	0,39	6,85	
1/2	0,71 × 0,06	Rd 1.34 × 1/8	0,63	6,85	
1	1,10 × 0,04 o 1,10×0,06	Rd 2.05 × 1/ ₆	1,02	7,48	

Rugosità: $Ra_{max.} = 31,5 \mu in$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 15 \mu in$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Raccordo DIN 11851, filettatura

1.4404 (316L), per tubo EN 10357 serie A

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione DCS

Cource a or airie	per connessione at processo, operate			
DN [in]	Per tubo EN 10357 serie A [in]	A [in]	B [in]	L [in]
1 ½	1,65 × 0,06	Rd 2,56 × ½	1,50	10,20
2	2,13 × 0,06	Rd 3,07 × ½	1,97	10,20
3	3,35 × 0,08	Rd 4,33 × 1/ ₄	3,19	11,00
4	4,09 × 0,08	Rd 5,12× 1/4	3,94	11,40
5	5,08 × 0,08	Rd 6,30 × 1/4	4,92	15,00
6	6,06 × 0,08	Rd 6,30 × 1/ ₄	5,91	15,40

Rugosità: $Ra_{max.} = 31.5 \mu in$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 15 \mu in$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Attacco ISO 2853, filettatura

1.4404 (316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione ICS

Cource wording per Connessione at processo, opzione 1C3						
DN [in]	Per tubo EN 10357 (DIN 11850) [in]	DN Clamp ISO 2853 [in]	A [in]	B [in]	L [in]	
1 1/2	1,50 × 0,06	1,50	Tr 2,00 × 0,13	1,40	10,80	
2	2,00 × 0,06	2,01	Tr 2,52 × 0,13	1,91	10,80	
3	3,00 × 0,06	3,00	Tr 3,58 × 0,13	2,87	10,90	

Attacco ISO 2853, filettatura

1.4404 (316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione ICS

DN [in]	Per tubo EN 10357 (DIN 11850) [in]	DN Clamp ISO 2853 [in]	A [in]	B [in]	L [in]
4	2,50 × 0,08	4,00	Tr 4,65 × 0,13	3,84	11,30

Rugosità: $Ra_{max.} = 31,5 \mu in$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 15 \mu in$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con

Attacco SMS 1145, filettatura


1.4404 (316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione SAS

	DN [in]	Per tubo [in]	DN SMS 1145 [in]	A [in]	B [in]	L [in]
	1	1	1	Rd1,57 × 0,17	0,89	5,81
	1 ½	1,50 × 0,06	1,50	Rd 2,36 × ½	1,37	10,10
	2	2,00 × 0,06	2,00	Rd 2,76 $\times \frac{1}{6}$	1,87	10,10
	3	3,00 × 0,06	3,00	Rd 3,86 × 1/ ₆	2,86	10,90
	4	4,00 × 0,08	4,00	Rd 5,20 × 1/ ₆	3,83	11,30

Rugosità: $Ra_{max.} = 31,5~\mu in$, codice d'ordine opzionale per "Service", opzione HJ: $Ra_{max.} = 15~\mu in$ elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Filettatura con guarnizione O-ring



A0027509

Filettatura esterna secondo ISO 228/DIN 2999

1.4404 (316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione I2S


DN [in]	Per filettatura interna ISO 228/DIN 2999 [in]	A [in]	B [in]	L [in]
¹/ ₁₂ ³/ ₈	R 3/8	$R 0,40 \times \frac{3}{8}$	0,39	6,53
1/2	R 1/2	R 0,52 × ½	0,63	6,53
1	R 1	R 0,66 × 1	0,98	6,69

Rugosità: $Ra_{max} = 63 \mu in$

Filettatura interna secondo ISO 228/DIN 2999 1.4404 (316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione I3S							
DN [in]	Per filettatura esterna ISO 228/DIN 2999 [in]	A [in]	B [in]	L [in]			
¹/ ₁₂ ³/ ₈	Rp ³⁄8	Rp 0,51 × ³ / ₈	0,35	6,93			
1/2	Rp ⅓	Rp 0,55 × ½	0,63	6,93			
1	Rp 1	Rp 0,67 × 1	1,07	7,41			
Rugosità: Ra	Rugosità: Ra _{max.} = 63 μin						

Manicotti a incollare

Manicotti a incollare con guarnizione O-ring




Manicotto a incollare PVC Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione O1V DN Per tubo С В [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] ¹/₁₂ ... ³/₈ 1/2 2,44 1,52 0,71 0,85 6,42

Rugosità: $Ra_{max} = 63 \mu in$ Gli anelli di messa a terra richiesti possono essere ordinati separatamente come accessori (codice d'ordine DK5HR-****).

Kit di montaggio

Kit di montaggio a parete




.

Α	В	С	ØD	E	F
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
5,39	4,33	4,72	0,28	4,92	3,46


Accessori

Tettuccio di protezione dalle intemperie



■ 53 Unità ingegneristica, mm (in)

Display operativo e di visualizzazione separato DKX001




■ 54 Unità ingegneristica, mm (in)

Antenna WLAN esterna

L'antenna WLAN esterna non è adatta all'uso in applicazioni igieniche.


Antenna WLAN esterna montata sul dispositivo



■ 55 Unità ingegneristica, mm (in)


Antenna WLAN esterna montata con cavo

L'antenna WLAN esterna può essere montata separatamente dal trasmettitore se le condizioni di trasmissione/ricezione nella posizione di montaggio del trasmettitore sono scadenti.




■ 56 Unità ingegneristica, mm (in)

Distanziatore



Codice d'ordine: DK5HB-***					
DN	di	D1	D2	L	
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	
3	2,87	5,54	5,55	1,30	
4	3,83	6,56	6,38	1,30	

Connessioni clamp con guarnizione di tenuta asettica disponibili per l'ordine



■ 57 Adattatore per connessione clamp igienico adatto per tubi con connessione secondo ASME BPE (riduzione)

Tri-Clamp


1.4404 (316L), per tubo secondo ASME BPE e BS 4825, riduzione da tubo OD 1" (connessione Tri-Clamp) a dispositivo DN 15

Codice d'ordine: DKH**-HF**

DN Per tubo secondo ASME BPE e BS 4825 [in] (riduzione) [in]		A	B	L
		[in]	[in]	[in]
1/2	Tubo, OD 1"	2	0,87	5,63

Rugosità: $Ra_{max.}$ = 31,5 μ in, codice d'ordine opzionale per "Design", opzione CB: $Ra_{max.}$ = 15 μ in elettropulita Considerare i diametri interni del tubo di misura e della connessione al processo (B) durante la pulizia con scovoli.

Possibilità di ordinare raccordi filettati con guarnizione O-ring




A0027509

Filettatura esterna 1.4404 (316L) Codice d'ordine: DKH**-GD**						
DN [in]	Per filettatura interna NPT [in]	A [in]	B [in]	L [in]		
¹/ ₁₂ ³/ ₈	NPT3/8	R 0,61 × 3/8	0,39	7,39		
1/2	NPT½	R 0,79 × ½	0,63	7,39		
1 NPT1 R 1 × 1 1,00 7,73						
Rugosità: Ra _{max.} = 63 μin						

Filettatura interna 1.4404 (316L) Codice d'ordine: DKH**-GC**						
DN [in]	Per filettatura esterna NPT [in]	A [in]	B [in]	L [in]		
¹/ ₁₂ ³/ ₈	NPT3/8	R 0,51 × 3/8	0,35	6,93		
1/2	NPT1/2	R 0,55 × ½	0,63	6,93		
1 NPT1 R 0,67 × 1 1,07 7,41						
Rugosità: Ra _{max.} = 63 µin						

Anelli di messa a terra



A0017673

Per flangia scorrevole in PVDF e manicotto a incollare in PVC
1.4435 (316L), Alloy C22, tantalio
Codice d'ordine: DK5HR-***

DN	di	В	С	D	Е	F	G	Н	J
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
¹/ ₁₂ ³/ ₈	0,35	0,87	0,69	1,33	0,02	0,14	0,07	0,13	0,18
1/2	0,63	1,14	0,97	1,33	0,02	0,14	0,07	0,13	0,18
1	0,89	1,44	1,23	1,73	0,02	0,14	0,07	0,13	0,18

Peso

Tutti i valori (peso al netto del materiale d'imballaggio) si riferiscono a dispositivi con flange per pressioni nominali standard.

Il peso può essere inferiore a quello indicato in funzione della pressione nominale e del design. Specifiche di peso con trasmettitore incluso, come da codice d'ordine per "Custodia", opzione A "Alluminio, rivestito".

La diversità dei valori è dovuta alle diverse versioni del trasmettitore:

- Versione del trasmettitore per area pericolosa (Codice d'ordine per "Custodia", opzione A "Alluminio, rivestito"; Ex d): +2 kg (+4,4 lbs)
- Versione del trasmettitore per aree igieniche (Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "Inox, igienico"): +0,2 kg (+0,44 lbs)

Diametro	nominale	Peso		
[mm]	[in]	[kg]	[lb]	
2	1/12	4,7	10,4	
4	5/32	4,7	10,4	
8	5/16	4,7	10,4	
15	1/2	4,6	10,1	
25	1	5,5	12,1	
40	1 ½	6,8	15,0	
50	2	7,3	16,1	
65	-	8,1	17,9	
80	3	8,7	19,2	
100	4	10,0	22,1	
125	5	15,4	34,0	
150	6	17,8	39,3	

Specifica del tubo di misura

Diametro nominale		Pressione nominale 1)	Diametro interno della connessione al proces	
		EN (DIN)	PF	FA.
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[in]
2	1/12	PN 16/40	2,25	0,09
4	5/32	PN 16/40	4,5	0,18
8	5/16	PN 16/40	9,0	0,35
15	1/2	PN 16/40	16,0	0,63
-	1	PN 16/40	22,6 ²⁾	0,89 ²⁾
25	-	PN 16/40	26,0 ³⁾	1,02 ³⁾
40	1 ½	PN 16/25/40	35,3	1,39
50	2	PN 16/25	48,1	1,89
65	-	PN 16/25	59,9	2,36
80	3	PN 16/25	72,6	2,86
100	4	PN 16/25	97,5	3,84
125	5	PN 10/16	120,0	4,72
150	6	PN 10/16	146,5	5,77

- 1) In base a connessione al processo e guarnizioni utilizzate
- 2) Codice d'ordine 5H**22
- 3) Codice d'ordine 5H**26

Materiali

Custodia del trasmettitore

Codice d'ordine per "Custodia":

- Opzione A "Alluminio, rivestito": alluminio, AlSi10Mg, rivestito
- Opzione **B** "Inox, igienico": acciaio inox, 1.4404 (316L)

Materiale della finestra

Codice d'ordine per "Custodia":


- Opzione A "Alluminio, rivestito": vetro
- Opzione **B** "Inox, igienico": policarbonato

Guarnizioni

Codice d'ordine per "Custodia":

Opzione **B** "Inox, igienico": EPDM e silicone

Ingressi cavo/pressacavi



■ 58 Possibilità di ingressi cavo/pressacavi

- 1 Filettatura femmina M20 × 1,5
- 2 Pressacavo M20 × 1,5
- 3 Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina G ½" o NPT ½"
- 4 Connettore del dispositivo

Codice d'ordine per "Custodia", opzione A "Alluminio, rivestito"

I vari ingressi cavo sono adatti per area sicura e pericolosa.

Ingresso cavo/pressacavo	Materiale		
Giunto a compressione M20 × 1.5	Area sicura: plastica		
Glunto a compressione W20 ^ 1,5	Z2, D2, Ex d/de: ottone con plastica		
Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina G ½"	Ottone nichelato		
Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina NPT ½"			

Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "Inox, igienico"

I vari ingressi cavo sono adatti per area sicura e pericolosa.

Ingresso cavo/pressacavo	Materiale
Pressacavo M20 × 1,5	Plastica
Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina G ½"	Ottone nichelato
Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina NPT ½"	

Connettore del dispositivo

Collegamento elettrico	Materiale	
Connettore M12x1	 Ingresso: acciaio inox, 1.4404 (316L) Custodia dei contatti: poliammide Contatti: ottone placcato oro 	

Corpo del sensore

Acciaio inox 1.4301 (304)

Tubi di misura

Acciaio inox 1.4301 (304)

Rivestimento

PFA (USP Classe VI, FDA 21 CFR 177.2600)

Connessioni al processo

- Acciaio inox, 1.4404 (F316L)
- PVDF
- Manicotto adesivo in PVC

Elettrodi

Standard: 1.4435 (316L)

Guarnizioni

- Guarnizione O-ring, DN 2 ... 25 (1/12 ... 1"): EPDM, FKM 2), Kalrez
- Asettico ³⁾ della guarnizione, DN 2 ... 150 (1/12 ... 6"): EPDM, FKM ²⁾, VMQ (silicone)

Accessori

Custodia protettiva

Acciaio inox, 1.4404 (316L)

Antenna WLAN esterna

- Antenna: plastica ASA (acrilato di stirene-acrilonitrile) e ottone nichelato
- Adattatore: acciaio inox e ottone nichelato
- Cavo: polietilene
- Connettore: ottone nichelato
- Staffa ad angolo: acciaio inox

Anelli di messa a terra

- Standard: 1.4435 (316L)
- In opzione: Alloy C22, tantalio

Kit di montaggio a parete

Acciaio inox, 1.4301 (304) 4)

Disco di centraggio

1.4435 (F316L)

Elettrodi montati

- 2 elettrodi di misura per il rilevamento del segnale
- 1 elettrodo di tubo vuoto per controllo di tubo vuoto/misura di temperatura (solo DN 15...150 (½...6"))

Connessioni al processo

Con guarnizione O-ring:

- Nipplo a saldare (DIN EN ISO 1127, ODT/SMS, ISO 2037)
- Flangia (EN (DIN), ASME, JIS)
- Flangia in PVDF (EN (DIN), ASME, JIS)
- Filettatura maschio
- Filettatura femmina
- Raccordo tubo flessibile
- Manicotto adesivo in PVC

Con quarnizioni asettiche:

- Raccordo (DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145)
- Flangia DIN 11864-2
 - Pe:

Per informazioni sui vari materiali utilizzati per le connessioni al processo $\rightarrow~ \blacksquare~ 103$

Rugosità

Elettrodi:

- Acciaio inox, 1.4435 (316L) elettropulito \leq 0,5 µm (19,7 µin)
- Alloy C22, 2.4602 (UNSN06022); tantalio \leq 0,5 μ m (19,7 μ in)

²⁾ USP Class VI, FDA 21 CFR 177.2600, 3A

³⁾ In questo contesto il termine asettico indica la costruzione igienica

⁴⁾ Non rispetta le linee guida di installazione con costruzione igienica.

(Tutti i dati si riferiscono alle parti bagnate)

Rivestimento con PFA: $\leq 0.4~\mu m$ (15,7 $\mu in)$

(Tutti i dati si riferiscono alle parti bagnate)

Connessioni al processo in acciaio inox:

- Con guarnizione O-ring: ≤ 1,6 μm (63 μin)
 Con guarnizione asettica: Ra_{max.} = 0,76 μm (31,5 μin)
 Opzionale: Ra_{max.} = 0,38 μm (15 μin) elettropulita

(Tutti i dati si riferiscono alle parti bagnate)

Interfaccia operatore

Concetto operativo

Struttura del menu orientata all'operatore per attività specifiche dell'utente

- Messa in servizio
- Funzionamento
- Diagnostica
- Livello esperto

Messa in servizio rapida e sicura

- Menu quidati (procedura quidata "Make-it-run") per le applicazioni
- Guida ai menu con brevi descrizioni delle singole funzioni dei parametri
- Accesso al dispositivo mediante web server
- Accesso WLAN al dispositivo mediante terminale portatile, tablet o smartphone

Funzionamento affidabile

- Operatività in lingua locale
- Filosofia operativa unificata per dispositivo e tool operativi
- Se si sostituiscono i moduli elettronici, trasferire la configurazione del dispositivo mediante la memoria integrata (backup HistoROM) che contiene i dati di processo e del misuratore e il registro degli eventi. Non è necessario riconfigurare.

Una diagnostica efficiente aumenta la disponibilità della misura

- Le operazioni per la ricerca guasti possono essere richiamate mediante il dispositivo e nei tool operativi
- Diverse opzioni di simulazione, registro degli eventi incorsi e funzioni opzionali di registratore a traccia continua

Lingue

Operatività nelle sequenti lingue:

- Mediante controllo locale
 Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, polacco, russo, turco, cinese, giapponese, coreano, vietnamita, ceco, svedese
- Mediante web browser
 Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, polacco, russo, turco, cinese, giapponese, vietnamita, ceco, svedese
- Mediante tool operativo "FieldCare", "DeviceCare": Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Cinese, Giapponese

Operatività locale


Mediante modulo display

Caratteristiche:

- Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione F "Display grafico a 4 righe, retroilluminato; Touch Control"
- Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione G "Display grafico a 4 righe, retroilluminato; Touch Control + WLAN"



Informazioni sull'interfaccia WLAN → 🖺 113



A002678

■ 59 Controllo mediante touch control

Elementi del display

- Display grafico a 4 righe, illuminato
- Retroilluminazione bianca; diventa rossa nel caso di errori del dispositivo
- Il formato per visualizzare le variabili misurate e quelle di stato può essere configurato caso per caso

Elementi operativi


- Controllo esterno mediante Touch Control (3 tasti ottici) senza aprire la custodia: ±, ⊡, 區
- Gli elementi operativi sono accessibili anche in alcune aree pericolose

Mediante display operativo e di visualizzazione separato DKX001

+

Il display operativo e di visualizzazione separato DKX001 è disponibile in opzione → 🖺 123..

- Il display operativo e di visualizzazione separato DKX001 è disponibile solo per la seguente custodia: codice d'ordine per "Custodia": opzione A "Alluminio, rivestito"
- Il misuratore è sempre fornito con un coperchio cieco quando il display operativo e di visualizzazione separato DKX001 viene ordinato direttamente con il misuratore. In questo caso, la visualizzazione e l'operatività non sono possibili sul trasmettitore.
- In caso di ordini successivi, il display operativo e di visualizzazione separato DKX001 non può essere collegato contemporaneamente al display del misuratore già esistente. Il trasmettitore permette il collegamento di un solo display o di una sola unità di funzionamento per volta.



■ 60 Operatività mediante display operativo e di visualizzazione separato DKX001

A0026786

Display ed elementi operativi

Il display e gli elementi operativi corrispondono a quelli del modulo display $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 105$.

Materiale della custodia

Il materiale della custodia del display operativo e di visualizzazione DKX001 corrisponde al tipo di materiale selezionato per la custodia del trasmettitore.

Custodia del trasmettitore	Display operativo e di visualizzazione separato	
Codice d'ordine per "Custodia"	Materiale	
Opzione A "Alluminio, rivestito"	AlSi10Mg, rivestito	AlSi10Mg, rivestito

Ingresso cavo

Corrisponde a quanto selezionato per la custodia del trasmettitore, codice d'ordine "Collegamento elettrico".

Cavo di collegamento

→ 🗎 51


Dimensioni

→ 🖺 83

Funzionamento a distanza


Mediante protocollo HART

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con uscita HART.



 \blacksquare 61 Opzioni per funzionamento a distanza mediante protocollo HART (attivo)

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Computer con web browser (ad es. Microsoft Edge) per accedere al web server integrato nel dispositivo o al computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 o SFX370
- 6 Field Xpert SMT70
- Modem VIATOR Bluetooth con cavo di collegamento
- 8 Trasmettitore




A0028746

■ 62 Opzioni per funzionamento a distanza mediante protocollo HART (passivo)

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Alimentatore del trasmettitore, ad es. RN221N (con resistore di comunicazione)
- 3 Connessione per Commubox FXA195 e Field Communicator 475
- 4 Field Communicator 475
- 5 Computer con web browser (ad es. Microsoft Edge) per accedere al web server integrato nel dispositivo o al computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350 o SFX370
- 8 Field Xpert SMT70
- 9 Modem VIATOR Bluetooth con cavo di collegamento
- 10 Trasmettitore

Mediante rete FOUNDATION Fieldbus

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con FOUNDATION Fieldbus.




₽ 63 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete FOUNDATION Fieldbus

- 1 Sistema di automazione
- 2 Computer con scheda di rete FOUNDATION Fieldbus
- 3 Rete dell'industria
- 4 Rete FF-HSE (High Speed Ethernet)
- Accoppiatore di segmento FF-HSE/FF-H1 5
- 6 Rete FOUNDATION Fieldbus FF-H1
- 7 Alimentazione della rete FF-H1
- 8 T-box
- Misuratore

Mediante rete PROFIBUS DP

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con PROFIBUS DP.




№ 64 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete PROFIBUS DP

- Sistema di automazione
- 2 Computer con scheda di rete PROFIBUS
- Rete PROFIBUS DP
- Misuratore

Mediante rete PROFIBUS PA

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con PROFIBUS PA.




■ 65 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete PROFIBUS PA

- 1 Sistema di automazione
- 2 Computer con scheda di rete PROFIBUS
- 3 Rete PROFIBUS DP
- 4 Accoppiatore di segmento PROFIBUS DP/PA
- 5 Rete PROFIBUS PA
- 6 T-box
- 7 Misuratore

Mediante protocollo Modbus RS485

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con uscita Modbus RS485.



■ 66 Opzioni per funzionamento a distanza mediante protocollo Modbus RS485 (attivo)

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Computer con web browser (ad es. Microsoft Edge) per accedere al web server integrato nel dispositivo o con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP" o Modbus DTM
- 3 Trasmettitore


Mediante rete EtherNet/IP

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con EtherNet/IP.

Endress+Hauser 109

A0028838

Topologia a stella




🛮 67 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete EtherNet/IP: topologia a stella

- 1 Sistema di automazione, ad es. "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 2 Postazione per il controllo del misuratore: con profilo Custom Add-On per "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) o con Electronic Data Sheet (EDS)
- 3 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato o computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Switch Ethernet standard, ad es. Scalance X204 (Siemens)
- 5 Misuratore

Topologia ad anello

L'integrazione del dispositivo è eseguita collegando il morsetto per la trasmissione del segnale (uscita 1) e l'interfaccia service (CDI-RJ45).



■ 68 Opzioni per funzionamento a distanza mediante rete EtherNet/IP: topologia ad anello


- 1 Sistema di automazione, ad es. "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 2 Postazione per il controllo del misuratore: con profilo Custom Add-On per "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) o con Electronic Data Sheet (EDS)
- 3 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato o computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Switch Ethernet standard, ad es. Scalance X204 (Siemens)
- 5 Misuratore

Mediante rete PROFINET

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con PROFINET.

110


Topologia a stella



- 🛮 69 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete PROFINET: topologia a stella
- Sistema di automazione, ad es. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato o computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Switch Ethernet standard, ad es. Scalance X204 (Siemens)
- 4 Misuratore

Topologia ad anello


L'integrazione del dispositivo è eseguita collegando il morsetto per la trasmissione del segnale (uscita 1) e l'interfaccia service (CDI-RJ45).



■ 70 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete PROFINET: topologia ad anello

- 1 Sistema di automazione, ad es. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato o computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Switch Ethernet standard, ad es. Scalance X204 (Siemens)
- 4 Misuratore

Tramite rete APL



A0046117

■ 71 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete APL

- 1 Sistema di automazione, ad es. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Switch Ethernet, ad es. Scalance X204 (Siemens)
- 3 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato o con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare con PROFINET COM DTM o SIMATIC PDM con FDI-Package)
- 4 Interruttore di alimentazione APL (opzionale)
- 5 Interruttore da campo APL
- 6 Misuratore

Interfaccia service

Mediante Interfaccia service (CDI-RJ45)

È possibile stabilire una connessione punto-punto per configurare il dispositivo sul posto. Con la custodia aperta, la connessione viene stabilita direttamente tramite l'interfaccia service (CDI-RJ45) del dispositivo.




Su richiesta è disponibile un adattatore per il connettore RJ45 al connettore M12 per le aree sigure:

Codice d'ordine per "Accessori", opzione NB: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia service)"

L'adattatore collega l'interfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12 montato nell'ingresso cavo. La connessione all'interfaccia service può essere realizzata mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.

112




A0027563

- **■** 72 Connessione mediante interfaccia service (CDI-RJ45)
- Computer con web browser (ad es. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) per accedere al web server integrato o con tool operativo "FieldCare", "DeviceCare" con COM DTM "CDI Communication TCP/IP" o Modbus
- Cavo di collegamento Ethernet standard con connettore RJ45
- Interfaccia service (CDI-RJ45) del misuratore con accesso al web server integrato

Mediante interfaccia WLAN

L'interfaccia WLAN opzionale è disponibile sulla sequente versione del dispositivo: Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione G "A 4 righe, illum.; Touch Control +WLAN"



- Trasmettitore con antenna WLAN integrata
- 2 Trasmettitore con antenna WLAN esterna
- LED sempre acceso: ricezione WLAN abilitata sul misuratore
- 4 LED lampeggiante: connessione WLAN realizzata tra unità di controllo e misuratore
- Computer con interfaccia WLAN e web browser (ad es. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) per accedere al web server integrato del dispositivo o con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare)
- Terminale portatile con interfaccia WLAN e web browser (ad es. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) per accedere al web server integrato del dispositivo o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare)
- Smartphone o tablet (ad es. Field Xpert SMT70)

Funzione	WLAN: IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz) ■ Access point con server DHCP (impostazione di fabbrica) ■ Rete
Criptatura	WPA2-PSK AES-128 (secondo IEEE 802.11i)
Canali WLAN configurabili	111
Grado di protezione	IP67

Antenne disponibili	Antenna interna Antenna esterna (opzionale) In caso di condizioni di trasmissione/ricezione insoddisfacenti nel luogo di installazione. Disponibile come accessorio →
Portata	 Antenna interna: tipicamente 10 m (32 ft) Antenna esterna: tipicamente 50 m (164 ft)
Materiali (antenna esterna)	 Antenna: plastica ASA (acrilato di stirene-acrilonitrile) e ottone nichelato Adattatore: Acciaio inox e ottone nichelato Cavo: polietilene Connettore: ottone nichelato Staffa ad angolo: acciaio inox

Integrazione in rete


L'integrazione in rete è disponibile solo per il protocollo di comunicazione HART.

Con il pacchetto applicativo opzionale "OPC-UA-Server", il dispositivo può essere integrato in una rete Ethernet tramite l'interfaccia service (CDI-RJ45 e WLAN) e comunicare con i client OPC-UA. Se il dispositivo viene utilizzato in questo modo, deve essere considerata la sicurezza IT.

I trasmettitori con approvazione Ex de **non** possono essere collegati mediante l'interfaccia service (CDI-RJ45)!

Codice d'ordine per "Approvazione trasmettitore + sensore", opzioni (Ex de): BB, C2, GB, MB, NB

Per l'accesso permanente ai dati del dispositivo e per la configurazione del dispositivo tramite web server, il dispositivo viene integrato direttamente in una rete tramite l'interfaccia service (CDI-RJ45). In questo modo, è possibile accedere al dispositivo in qualsiasi momento dalla stazione di controllo. I valori misurati vengono elaborati separatamente tramite gli ingressi e le uscite attraverso il sistema di automazione.



A0033618

- 1 Sistema di automazione, ad es. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Switch Ethernet
- 3 Edge Gateway
- 4 Cloud
- 5 Misuratore
- 6 Rete Ethernet
- 7 Valori misurati tramite ingressi e uscite
- 8 Interfaccia WLAN opzionale
- L'interfaccia WLAN opzionale è disponibile sulla seguente versione del dispositivo: Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione **G** "Display grafico a 4 righe, retroilluminato; Touch Control + WLAN"

Tool operativi supportati

Per l'accesso locale o a distanza al misuratore, possono essere utilizzati diversi tool operativi. In base al tool operativo utilizzato, l'accesso è possibile con diverse unità di controllo e un'ampia gamma di interfacce.

Tool operativi supportati	Unità operativa	Interfaccia	Informazioni aggiuntive
Web browser	Notebook, PC o tablet con web browser	 Interfaccia service CDI-RJ45 Interfaccia WLAN Bus di campo basato su Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET) 	Documentazione speciale per il dispositivo
DeviceCare SFE100	Notebook, PC o tablet con sistema Microsoft Windows	 Interfaccia service CDI-RJ45 Interfaccia WLAN Protocollo del bus di campo 	→ 🖺 126
FieldCare SFE500	Notebook, PC o tablet con sistema Microsoft Windows	 Interfaccia service CDI-RJ45 Interfaccia WLAN Protocollo del bus di campo 	→ 🗎 126
Field Xpert	SMT70/77/50	 Tutti i protocolli Fieldbus Interfaccia WLAN Bluetooth Interfaccia service CDI-RJ45 	Istruzioni di funzionamento BA01202S File descrittivi del dispositivo: Utilizzare la funzione di aggiornamento del terminale portatile
App SmartBlue	Smartphone o tablet con iOs o Android	WLAN	→ 🖺 126

i

Per il controllo del dispositivo possono essere utilizzati altri tool operativi basati su tecnologia FDT con un driver del dispositivo come DTM/iDTM o DD/EDD. Questi tool operativi sono reperibili dai singoli produttori. È supportata l'integrazione a titolo di esempio nei seguenti tool operativi:

- FactoryTalk AssetCentre (FTAC) di Rockwell Automation → www.rockwellautomation.com
- Process Device Manager (PDM) di Siemens → www.siemens.com
- Asset Management Solutions (AMS) di Emerson → www.emersonprocess.com
- FieldCommunicator 375/475 di Emerson → www.emersonprocess.com
- Field Device Manager (FDM) di Honeywell → www.process.honeywell.com
- FieldMate di Yokogawa → www.yokogawa.com
- PACTWare → www.pactware.com

Sono disponibili i file con le descrizioni dei dispositivi: www.endress.com \rightarrow Area download

Web server

Con il web server integrato, è possibile azionare e configurare il dispositivo con un web browser utilizzando Ethernet-APL, e tramite Interfaccia service (CDI-RJ45) o interfaccia WLAN. La struttura del menu operativo è la stessa del display locale. Oltre ai valori misurati, vengono visualizzate le informazioni sullo stato del dispositivo che possono essere usate per monitorare l'efficienza del dispositivo. Inoltre, si possono gestire i dati del dispositivo e configurare i parametri della rete.

Per la connessione Ethernet-APL è necessario l'accesso alla rete.

Per la connessione WLAN, è richiesto un dispositivo con interfaccia WLAN (disponibile in opzione): codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione G "A 4 righe, retroilluminato; Touch Control + WLAN". Il dispositivo serve da Punto di accesso e consente la comunicazione tra computer o terminale portatile.

Funzioni supportate

Scambio dati tra unità di controllo (ad. es. notebook) e misuratore:

- Caricare la configurazione dal misuratore (formato XML, backup della configurazione)
- Salvare la configurazione nel misuratore (formato XML, ripristinare la configurazione)
- Esportare l'elenco degli eventi (file .csv)
- Esportare le impostazioni dei parametri (file .csv o PDF, documentare la configurazione dei punti di misura)
- Versione flash firmware per l'aggiornamento del firmware del dispositivo, ad esempio
- Download del driver per l'integrazione del sistema
- Visualizzazione di fino a 1000 valori misurati salvati (disponibile solo con il pacchetto applicativo Extended HistoROM → 122)

HistoROM gestione dati

Il misuratore offre la funzione di gestione dati della memoria HistoROM. La gestione dati della memoria HistoROM comprende sia l'archiviazione, sia l'importazione/esportazione dei dati importanti per dispositivo e processo, aggiungendo affidabilità, sicurezza ed efficienza al funzionamento.



Alla consegna del dispositivo, le impostazioni di fabbrica dei dati configurativi sono salvate come backup nella memoria del dispositivo. Questa memoria può essere sovrascritta con un record di dati aggiornato, ad es. al termine della messa in servizio.

Informazioni addizionali sul concetto di archiviazione dati

Sono presenti tre tipi diversi di unità di archiviazione dati, nelle quali sono salvati i dati utilizzati dal dispositivo:

	Backup sulla HistoROM	T-DAT	S-DAT
Dati disponibili	 Registro eventi, ad es. eventi diagnostici Backup del record con i dati dei parametri Pacchetto firmware del dispositivo Driver per l'integrazione del sistema per l'esportazione tramite web server, ad es.: GSD per PROFIBUS DP GSD per PROFIBUS PA GSDML per PROFINET EDS per EtherNet/IP DD per FOUNDATION Fieldbus 	 Memorizzazione dei valori misurati (opzione d'ordine "HistoROM estesa") Record dei dati dei parametri correnti (usato dal firmware in esecuzione) Indicatore (valori minimo/ massimo) Valore del totalizzatore 	 Dati del sensore: ad es. configurazione del punto di misura Numero di serie Dati di taratura Configurazione del dispositivo (ad es. opzioni SW, I/O fisso o I/O multi)
Posizione dell'unità di archiviazione	Fissata sulla scheda PC dell'interfaccia utente nel vano connessioni	Può essere collegata nella scheda PC dell'interfaccia utente nel vano connessioni	Nel connettore del sensore, nella parte del collo del trasmettitore

Backup dei dati

Automatico

- I dati più importanti del dispositivo (sensore e trasmettitore) sono salvati automaticamente nei moduli DAT
- Se si sostituisce il trasmettitore o il misuratore: non appena si sostituisce la memoria T-DAT con i
 dati precedenti del dispositivo, il nuovo misuratore è pronto a riprendere subito il funzionamento e
 senza errori
- Se si sostituisce il modulo dell'elettronica (ad es. il modulo dell'elettronica I/O): una volta sostituito il modulo dell'elettronica, il software del modulo viene confrontato con il firmware del dispositivo attuale. Se necessario, il software del modulo viene aggiornato o declassato. Il modulo dell'elettronica può essere utilizzato subito dopo, senza problemi di compatibilità.

Manuale

Record addizionale con i dati dei parametri (impostazioni dei parametri complete) nella memoria integrata nel dispositivo HistoROM Backup per:

- Funzione di backup dati
 - Backup e successivo ripristino di una configurazione del dispositivo nella memoria del dispositivo HistoROM Backup
- Funzione di confronto dati
 Confronto della configurazione corrente del dispositivo con quella salvata nella memoria del dispositivo HistoROM Backup

Trasmissione dati

Manuale

- Trasferimento di una configurazione del dispositivo a un altro dispositivo utilizzando la funzione di
 esportazione dello specifico tool operativo, ad es. con FieldCare, DeviceCare o web server: per
 duplicare la configurazione o per salvarla in un archivio (ad es. a scopo di backup)
- Trasmissione dei driver per l'integrazione del sistema mediante Web server, es.:
 - GSD per PROFIBUS DP
 - GSD per PROFIBUS PA
 - GSDML per PROFINET
 - EDS per EtherNet/IP
 - DD per FOUNDATION Fieldbus

Elenco degli eventi

Automatic

- Visualizzazione cronologica di fino a 20 messaggi di evento nell'elenco degli eventi
- Se è abilitato il pacchetto applicativo HistoROM estesa (opzione d'ordine): sono visualizzati fino a 100 messaggi di evento nell'elenco degli eventi con marcatura oraria, descrizioni in chiaro e rimedi
- L'elenco degli eventi può essere esportato e visualizzato mediante diverse interfacce e tool
 operativi, ad es. DeviceCare, FieldCare o web server

Registrazione dati

Manuale

Se è abilitato il pacchetto applicativo **Extended HistoROM** (opzione d'ordine):

- Registrazione di 1... 4 canali di fino a 1000 valori misurati (fino a 250 valori misurati per canale)
- Intervallo di registrazione configurabile dall'utente
- Esportazione del registro dei valori misurati mediante diverse interfacce e tool operativi, ad es. FieldCare. DeviceCare o web server

Certificati e approvazioni

I certificati e le approvazioni aggiornati del prodotto sono disponibili all'indirizzo www.endress.com sulla pagina del relativo prodotto:

- 1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
- 2. Aprire la pagina del prodotto.
- 3. Selezionare **Downloads**.

Marchio CE

Il dispositivo è conforme ai requisiti legali delle direttive UE applicabili. Queste sono elencate, insieme agli standard applicati, nella relativa Dichiarazione di conformità UE.

Endress+Hauser, apponendo il marchio CE, conferma il risultato positivo delle prove eseguite sull'apparecchiatura.

Marcatura UKCA

Il dispositivo soddisfa i requisiti legali delle normative UK applicabili (Statutory Instruments). Questi sono elencati nella Dichiarazione di conformità UKCA insieme ai relativi standard. Selezionando l'opzione d'ordine per la marcatura UKCA, Endress+Hauser conferma che il dispositivo ha superato con successo la valutazione ed il collaudo esponendo il marchio UKCA.

Indirizzo per contattare Endress+Hauser UK: Endress+Hauser Ltd. Floats Road Manchester M23 9NF Regno Unito www.uk.endress.com

Marcatura RCM

Il sistema di misura è conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica della ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Approvazione Ex

I dispositivi sono certificati per l'uso in aree pericolose e le relative istruzioni di sicurezza sono contenute nel documento "Istruzioni di sicurezza" (XA). I riferimenti a questo documento sono contenuti nella targhetta.



La documentazione Ex (XA) a parte, contenente tutti i dati relativi alla protezione antideflagrante è disponibile presso la rappresentanza Endress+Hauser.

ATEX. IECEx

Per l'impiego in aree pericolose sono disponibili attualmente le sequenti versioni:

Ex db eb

Categoria	Tipo di protezione
II2G	Ex db eb ia IIC T6T1 Gb

Ex tb

Categoria	Tipo di protezione
II2D	Ex tb IIIC Txxx Db

Ех ес

Categoria	Tipo di protezione
II3G	Ex ec ic IIC T5T1 Gc

cCSAus

Per l'impiego in aree pericolose sono disponibili attualmente le seguenti versioni:

IS (Ex i) e XP (Ex d)

Classe I, II, III Divisione 1 Gruppi A-G

NI (Ex nA)

Classe I Divisione 2 Gruppi A - D

Ex de

Classe I, Zona 1 AEx/ Ex de ia IIC T6...T1 Gb

Ex nA

Classe I, Zona 2 AEx/Ex nA ic IIC T5...T1 Gc

Ex tb

Zona 21 AEx/ Ex tb IIIC T** °C Db

Compatibilità sanitaria

- 3-A SSI 28-06 o più recente
 - Confermata esponendo il logo 3-A sui misuratori con codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP "3A".
 - L'approvazione 3A si riferisce al misuratore.
 - Durante l'installazione del misuratore, verificare che all'esterno non si accumuli alcun liquido.
 I trasmettitori remoti devono essere installati conformemente allo Standard 3A.
 - Gli accessori (ad es. tettuccio di protezione dalle intemperie, supporto a parete) devono essere installati conformemente allo Standard 3A.
 - Ogni accessorio può essere pulito. In alcune circostanze può essere necessario lo smontaggio.
- EHEDG Tipo EL Classe I
 - Confermata esponendo il simbolo sui misuratori con codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LT "EHEDG".
 - EPDM non è un materiale di tenuta adatto per i fluidi con contenuto di grasso > 8%.
 - Per soddisfare i requisiti della certificazione EHEDG, il dispositivo deve essere utilizzato con connessioni al processo conformi all'EHEDG Position Paper intitolato "Easy Cleanable Pipe Couplings and Process Connections" (www.ehedg.org).
- FDA 21 CFR 177
- Normativa per i materiali a contatto con alimenti (EC) 1935/2004
- Normativa per i materiali a contatto con alimenti Cina GB 4806
- Ordinanza per latte pastorizzato (PMO)

Compatibilità farmaceutica

- FDA 21 CFR 177
- USP <87>
- USP <88> Classe VI 121 °C
- Certificato di Idoneità TSE/BSE
- cGMP

Dispositivi con codice d'ordine per "Collaudo, certificato, opzione JG "Conformità con dispositivi derivati da cGMP, dichiarazione" conformi alle prescrizioni cGMP in relazione alle superfici di componenti a contatto con il fluido, design, conformità materiali a FDA 21 CFR, test USP Classe VI e conformità a TSE/BSE .

Viene rilasciata una dichiarazione specifica per il numero di serie.

Sicurezza funzionale

Il misuratore può essere impiegato per sistemi di monitoraggio della portata (min., max., campo) fino a SIL 2 (architettura a un canale; codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LA) e SIL 3 (architettura multicanale con ridondanza omogenea) ed è valutato indipendentemente e certificato da TÜV secondo IEC 61508.

Sono possibili i seguenti tipi di monitoraggio in sistemi legati alla sicurezza:

Limitazioni

- Gas singoli validi:
 - Aria
 - Metano (CH₄)
 - Anidride carbonica CO₂
 - Azoto (N₂)
 - Ossigeno (O₂)
- Composizione valida di gas naturale a 4 componenti in mol%:
 - CH₄ 80 ... 99 %
 - N₂ 0,3 ... 12 %
 - C₂H₆ 0,3 ... 12 %
 - CO₂ 0,3 ... 12 %
- Gamma I ampliata di gas naturali: la composizione dei gas naturali a 4 componenti può essere ampliata selezionando i seguenti componenti fino alla percentuale massima indicata nella sequente tabella:

Componenti aggiuntivi del gas naturale	mol% max
Propano (C ₃ H ₈)	2 %
Butano (i-C ₄ H ₁₀ , n-C ₄ H ₁₀)	1 %
Pentano (i- C_5H_{12} , n- C_5H_{12})	0,2 %
Esano (i-C ₆ H ₁₄ , n-C ₆ H ₁₄)	0,2 %
Ossigeno (O ₂)	0,2 %

- $lue{}$ Gamma I ampliata di gas naturali: le miscele di gas naturali corrispondenti alla composizione dei gas naturali a 4 componenti o alla gamma I ampliata di gas naturali, con proporzioni di ${\rm CO_2}$ e/o ${\rm N_2}$ inferiori a 0,3 mol% (come definito nella miscela a 4 componenti) sono possibili, tenendo conto delle speciali istruzioni di configurazione riportate in "Configurazione della gamma ampliata di gas naturali".
- Campo di temperatura: -30 ... +150 °C (-22 ... +302 °F)
- Campo di pressione: 0,8 ... 30 bar (11,6 ... 435 psi)
- Diametri nominali: fino al diametro interno di 320 mm (12,6 in)
- Tubo circolare per versione a inserzione (non può essere utilizzato in condotti rettangolari)
- La portata massima durante il funzionamento non deve superare il valore massimo calibrato specificato per il sensore.
- Incertezza di misura in modalità SIL (vedere "Linee guida per errore di misura minimo" nella Documentazione speciale per la sicurezza funzionale).



Certificazione HART

Interfaccia HART

Il misuratore è certificato e registrato da FieldComm Group. Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle sequenti specifiche:

- Certificazione secondo HART 7
- Il dispositivo può comunicare anche con dispositivi certificati di altri produttori (interoperabilità)

Certificazione FOUNDATION Fieldbus

Interfaccia FOUNDATION Fieldbus

Il misuratore è certificato e registrato da FieldComm Group. Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle sequenti specifiche:

- Certificato secondo FOUNDATION Fieldbus H1
- Kit per il test di interoperabilità (ITK), revisione 6.2.0 (certificato disponibile su richiesta)
- Prova di conformità del Livello fisico
- Il dispositivo può comunicare anche con strumenti certificati di altri produttori (interoperabilità)

Certificazione PROFIBUS

Interfaccia PROFIBUS

Il misuratore è certificato e registrato da PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V./PROFIBUS User Organization). Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle seguenti specifiche:

- Certificazione secondo PA Profile 3.02
- Il dispositivo può comunicare anche con dispositivi certificati di altri produttori (interoperabilità)

Certificazione EtherNet/IP

Il misuratore è certificato e registrato da ODVA (Open Device Vendor Association). Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle sequenti specifiche:

- Certificato secondo ODVA Conformance Test
- EtherNet/IP Performance Test
- Conformità EtherNet/IP PlugFest
- Il dispositivo può comunicare anche con strumenti certificati di altri produttori (interoperabilità)

Certificazione PROFINET

Interfaccia PROFINET

Il misuratore è certificato e registrato da PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. / organizzazione degli utenti PROFIBUS). Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle sequenti specifiche:

- Certificato secondo:
 - Specifica di collaudo per dispositivi PROFINET
 - Livello di sicurezza PROFINET 2 Netload Classe 2 a 10 Mbps
- Il dispositivo può comunicare anche con dispositivi certificati di altri produttori (interoperabilità)
- Il dispositivo supporta la ridondanza di sistema PROFINET S2.

Certificazione PROFINET con Ethernet-APL

Interfaccia PROFINET

Il misuratore è certificato e registrato da PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V./PROFIBUS User Organization). Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle seguenti specifiche:

- Certificato secondo:
 - Specifica di collaudo per dispositivi PROFINET
 - PROFINET PA Profile 4
 - PROFINET. Classe di carico netto 2 10 Mbit/s
 - Prova di conformità APL
- Il dispositivo può funzionare anche con dispositivi certificati di altri produttori (interoperabilità)
- Il dispositivo supporta la ridondanza di sistema PROFINET S2.

Approvazione per apparecchiature radio

Il misuratore dispone dell'approvazione per le apparecchiature radio.



Per informazioni dettagliate sull'approvazione per le apparecchiature radio, vedere la documentazione speciale

Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)

I misuratori possono essere ordinati con o senza PED o PESR. Se è richiesto un dispositivo con PED o PESR, occorre specificarlo nell'ordine. Per i dispositivi con diametro nominale inferiore o uguale a DN 25 (1"), l'opzione non è disponibile e nemmeno necessaria. È necessario selezionare un'opzione d'ordine UK per PESR sotto il codice d'ordine per "Approvazioni".

- Con l'identificazione
 - a) PED/G1/x (x = categoria) o
 - b) PESR/G1/x (x = categoria)

sulla targhetta del sensore, Endress+Hauser conferma il rispetto dei "Requisiti di sicurezza fondamentali"

- a) specificati nell'Allegato I della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 2014/68/UE o b) nella Schedule 2 degli Statutory Instruments 2016 N. 1105.
- I dispositivi con questo contrassegno (PED o PESR) sono adatti ai seguenti tipi di fluido: fluidi in Gruppo 1 e 2 con tensione di vapore maggiore, minore o uquale a 0,5 bar (7,3 psi)
- I dispositivi senza questo contrassegno (senza PED o PESR) sono stati progettati e costruiti secondo la norma di buona progettazione. Rispettano i requisiti di
 - a) Art. 4 Par. 3 della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 2014/68/UE o
 - b) Part 1, Par. 8 degli Statutory Instruments 2016 N. 1105.

La portata delle applicazioni è indicata

- a) nelle tabelle 6 ... 9 nell'Allegato II della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 2014/68/UE o
- b) nella Schedule 3, Par. 2 degli Statutory Instruments 2016 N. 1105.

Certificazioni addizionali

Materiale esente da PWIS

PWIS = sostanze che possono danneggiare il processo di verniciatura

Codice d'ordine per "Servizio":

- Opzione **HC**: Esente da PWIS (versione A)
- Opzione **HD**: Esente da PWIS (versione B)
- Opzione **HE**: Esente da PWIS (versione C)



Per maggiori informazioni sulla certificazione del materiale esente da PWIS, consultare la documentazione "Specifiche di collaudo" TSO1028D

Standard e direttive esterne

■ EN 60529

Classi di protezione assicurate dalle custodie (codice IP)

■ EN 61010-1

Requisiti di sicurezza per apparecchiature elettriche di misura, controllo e laboratorio - Requisiti generali

■ EN 61326-1/-2-3

Requisiti EMC per apparecchiature elettriche di misura, controllo e per uso in laboratorio

■ NAMUR NE 21

Compatibilità elettromagnetica (EMC) dei processi industriali e delle attrezzature di controllo da laboratorio

NAMUR NE 32

Salvataggio dati nel caso di mancanza rete in campo e strumentazione di controllo con microprocessori

NAMUR NE 43

Standardizzazione del livello del segnale per le informazioni di guasto dei trasmettitori digitali con segnale di uscita analogico.

■ NAMUR NE 53

Software per dispositivi da campo e di elaborazione dei segnali con elettronica digitale

NAMUR NE 105

Specifiche per l'integrazione dei bus di campo in tool ingegneristici per dispositivi da campo

■ NAMUR NE 107

Automonitoraggio e diagnostica dei dispositivi da campo

NAMUR NE 131

Requisiti per dispositivi da campo in applicazioni standard

■ ETSI EN 300 328

Direttive per componenti a radiofrequenza di 2,4 GHz.

■ EN 301489

Compatibilità elettromagnetica e spettro delle radiofrequenze (Radio spectrum Matters - ERM).

Informazioni per l'ordine

Informazioni dettagliate per l'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale locale www.addresses.endress.com o reperite nel Configuratore prodotto all'indirizzo www.endress.com:

- 1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
- 2. Aprire la pagina del prodotto.
- 3. Selezionare **Configuration**.

Configuratore di prodotto - lo strumento per la configurazione del singolo prodotto

- Dati di configurazione più recenti
- A seconda del dispositivo: inserimento diretto di informazioni specifiche sul punto di misura come il campo di misura o la lingua operativa
- Verifica automatica dei criteri di esclusione
- \blacksquare Creazione automatica del codice d'ordine e sua scomposizione in formato output PDF o Excel
- Possibilità di ordinare direttamente nel negozio online di Endress+Hauser

Pacchetti applicativi

Sono disponibili numerosi pacchetti applicativi per ampliare le funzionalità del dispositivo. Possono essere utili per gestire aspetti legati alla sicurezza o requisiti applicativi specifici.

I pacchetti applicativi possono essere ordinati a Endress+Hauser con il dispositivo o in un secondo tempo. Informazioni dettagliate sul relativo codice d'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale o reperite sulla pagina del prodotto del sito Endress+Hauser: www.endress.com.

Funzionalità diagnostica

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EA "HistoROM estesa"

Comprende funzioni estese per il registro eventi e l'attivazione della memoria del valore misurato.

Registro eventi:

La capacità di memoria è estesa da 20 (versione standard) fino a 100 inserimenti di messaggi.

Memorizzazione dei dati (registratore a traccia continua):

- La capacità di memoria è abilitata fino a 1000 valori misurati.
- Possono essere trasmessi fino a 250 valori misurati mediante ognuno dei 4 canali di memoria. L'intervallo di registrazione può essere definito e configurato dall'operatore.
- Le registrazioni del valore misurato sono accessibili mediante display locale o tool operativo ad es. FieldCare, DeviceCare o web server.



Heartbeat Technology

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EB "Heartbeat Verification + Monitoring"

Heartbeat Verification

Possiede i requisiti per la verifica tracciabile secondo DIN ISO 9001:2008 Capitolo 7.6 a) "Controllo di apparecchiature di monitoraggio e misura".

- Collaudo funzionale in stato installato senza interrompere il processo.
- Risultati della verifica tracciabili su richiesta, rapporto compreso.
- Processo di collaudo semplice mediante controllo locale o altre interfacce operative.
- Chiara valutazione del punto di misura (corretto/errato) con collaudo ad elevata copertura nel contesto delle specifiche del produttore.
- Estensione degli intervalli di taratura in base alla valutazione di rischio dell'operatore.

Heartbeat Monitoring

Fornisce dati continui, caratteristici del principio di misura, a un sistema di Condition Monitoring esterno a scopo di manutenzione preventiva o analisi di processo. Questi dati consentono all'operatore di:

- Trarre conclusioni usando questi dati e altre informazioni sull'impatto che caratteristiche di processo (ad es. depositi, interferenza da campo magnetico) hanno sulle prestazioni di misura nel tempo.
- Pianificare in anticipo gli interventi di manutenzione.
- Monitorare la qualità del processo o del prodotto .



Per informazioni dettagliate, leggere la Documentazione speciale del dispositivo.

Pulizia

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EC "ECC, pulizia elettrodi"

La funzione per il circuito di pulizia elettrodi (ECC) è stata sviluppata per risolvere le applicazioni con frequenti depositi di magnetite (Fe_3O_4) (ad es. acqua bollente). Poiché la magnetite è estremamente conduttiva, questi depositi causano inizialmente errori di misura e, infine, la perdita del segnale. Il pacchetto applicativo è stato sviluppato per evitare i depositi di materiali estremamente conduttivi e la formazione di strati sottili (tipici della magnetite).



Per informazioni dettagliate, leggere le Istruzioni di funzionamento del dispositivo.

Server OPC-UA

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EL "Server OPC-UA"

Il pacchetto applicativo fornisce un server OPC-UA integrato per servizi di strumentazione completi per applicazioni IoT e SCADA.



Per informazioni dettagliate, leggere la Documentazione speciale del dispositivo.

Accessori

Sono disponibili diversi accessori Endress+Hauser che possono essere ordinati con il dispositivo o in un secondo tempo. Informazioni dettagliate sul relativo codice d'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale o reperite sulla pagina del prodotto del sito Endress+Hauser: www.it.endress.com.

Accessori specifici del dispositivo

Per il trasmettitore

Accessori	Descrizione
Trasmettitore Proline 300	Trasmettitore di sostituzione o di scorta. Usare il codice d'ordine per definire le seguenti specifiche: • Approvazioni • Uscita • Ingresso • Display/funzionamento • Custodia • Software • Codice d'ordine: 5X3BXX Istruzioni d'installazione EA01199D

Modulo operativo e di visualizzazione separato DKX001	 Se ordinato direttamente con il misuratore: Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione O "Display separato a 4 righe, illuminato; cavo 10 m (30 ft); Touch Control" Se ordinato separatamente: Misuratore: codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione M "Assente, preparato per display separato" DKX001: mediante codificazione del prodotto separata DKX001 Se ordinato successivamente: DKX001: mediante codificazione del prodotto separata DKX001
	Staffa di montaggio per DKX001 Se ordinata direttamente: codice d'ordine per "Accessorio incluso", opzione RA "Staffa di montaggio, tubo 1/2" Se ordinato successivamente: codice d'ordine: 71340960
	Cavo di collegamento (cavo sostitutivo) Tramite codificazione del prodotto separata: DKX002
	Maggiori informazioni sul modulo operativo e di visualizzazione DKX001 → 🖺 106.
	Documentazione speciale SD01763D
Antenna WLAN esterna	Antenna WLAN esterna con cavo di collegamento 1,5 m (59,1 in) e due staffe ad angolo. Codice d'ordine per "Accessorio incluso", opzione P8 "Antenna wireless wide area".
	L'antenna WLAN esterna non è adatta all'uso in applicazioni igieniche. Informazioni addizionali sull'interfaccia WLAN → 🖺 113.
	Codice d'ordine: 71351317
	Istruzioni di installazione EA01238D
Tettuccio di protezione dalle intemperie	Serve per proteggere il misuratore dalle intemperie: ad es. pioggia, eccessivo riscaldamento dovuto alla luce solare diretta.
	Codice d'ordine: 71343505
	Istruzioni d'installazione EA01160D

Per il sensore

Accessori	Descrizione
Set di adattatori	Adattatori per connessione e installazione di un dispositivo Promag H al posto del Promag 30/33 A o Promag 30/33 H (DN 25).
	Comprende: 2 connessioni al processo Viti Guarnizioni
Set di guarnizioni	Per la sostituzione periodica delle guarnizioni del sensore.
Distanziale	È richiesto un distanziatore se si sostituisce un sensore DN 80/100 in un'installazione già esistente e il nuovo sensore è più corto.
Dispositivo di saldatura	Connessione a saldare come connessione al processo: dispositivo di saldatura per l'installazione nel tubo.
Anelli di messa a terra	Servono per la messa a terra del fluido nei tubi di misura rivestiti e garantiscono, quindi, misure corrette.
	Per maggiori dettagli, v. Istruzioni di installazione EA00070D.
Kit di montaggio	Comprende: 2 connessioni al processo Viti Guarnizioni
Kit di montaggio a parete	Kit di montaggio a parete per misuratore (solo DN 225 (1/121"))

124

Accessori specifici della comunicazione

Accessori	Descrizione
Commubox FXA195 HART	Per la comunicazione HART a sicurezza intrinseca con software operativo FieldCare e porta USB
	Informazioni tecniche TI00404F
Convertitore di loop HART HMX50	Utilizzato per valutare le variabili di processo dinamiche HART e convertirle in segnali in corrente analogici o in valori di soglia.
	 Informazioni tecniche TI00429F Istruzioni di funzionamento BA00371F
Fieldgate FXA42	Trasmissione dei valori misurati dei misuratori analogici 420 mA e dei misuratori digitali
	 Informazioni tecniche TI01297S Istruzioni di funzionamento BA01778S Pagina del prodotto: www.endress.com/fxa42
Field Xpert SMT50	Il PC Field Xpert SMT50 per la configurazione del dispositivo consente la gestione mobile delle risorse dell'impianto. È utile per il personale tecnico, che esegue messa in servizio e manutenzione, per gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e per registrare il progresso. Questo PC tablet è concepito come una soluzione all-in-one, con una libreria di driver preinstallata, ed è uno strumento sensibile al tocco e facile da usare che può essere utilizzato per gestire la strumentazione da campo per l'intero ciclo di vita.
	 Informazioni tecniche TI01555S Istruzioni di funzionamento BA02053S Pagina del prodotto: www.endress.com/smt50
Field Xpert SMT70	Il tablet PC Field Xpert SMT70 per la configurazione di dispositivi consente la gestione mobile delle risorse degli impianti in aree pericolose e sicure. È utile per il personale tecnico, che esegue messa in servizio e manutenzione, per gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e per registrare il progresso. Questo PC tablet è concepito come una soluzione all-in-one, con una libreria di driver preinstallata, ed è uno strumento sensibile al tocco e facile da usare che può essere utilizzato per gestire la strumentazione da campo per l'intero ciclo di vita.
	 Informazioni tecniche TI01342S Istruzioni di funzionamento BA01709S Pagina del prodotto: www.endress.com/smt70
Field Xpert SMT77	Il tablet PC Field Xpert SMT77 per la configurazione dei dispositivi consente la gestione mobile delle risorse d'impianto in aree classificate Ex Zona 1.
	 Informazioni tecniche TI01418S Istruzioni di funzionamento BA01923S Pagina del prodotto: www.endress.com/smt77

Accessori specifici per l'assistenza

Accessori	Descrizione
Applicator	Software per selezionare e dimensionare i misuratori Endress+Hauser: Selezione di misuratori con requisiti industriali Calcolo di tutti i dati necessari per identificare il misuratore di portata più adatto: ad es. diametro nominale, perdita di carico, velocità di deflusso e accuratezza. Illustrazione grafica dei risultati del calcolo Determinazione del codice d'ordine parziale, amministrazione, documentazione e consultazione di tutti i dati e dei parametri relativi a un progetto per tutto il ciclo di vita del progetto.
	Applicator è disponibile: Attraverso Internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator Come DVD scaricabile per l'installazione su PC locale.
Netilion	lloT Ecosystem: sbloccare le conoscenze L'ecosistema Netilion lloT di Endress + Hauser consente di ottimizzare le prestazioni dell'impianto, digitalizzare i flussi di lavoro, condividere le conoscenze e migliorare la collaborazione. Forte di decenni di esperienza nell'automazione di processo , Endress+Hauser offre all'industria di processo un ecosistema lloT che consente di ottenere informazioni utili da dati. Questi dati possono essere usati per ottimizzare i processi, apportando maggiore disponibilità, efficienza e affidabilità dell'impianto, e in ultima analisi un impianto più redditizio. www.netilion.endress.com
FieldCare	Tool Endress+Hauser per il Plant Asset Management su base FDT. Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti presenti nel sistema, e ne semplifica la gestione. L'uso delle informazioni di stato, è anche un sistema semplice, ma efficace, per controllare lo stato e le condizioni dei dispositivi. Istruzioni di funzionamento BA00027S e BA00059S
DeviceCare	Tool per collegare e configurare i dispositivi da campo di Endress+Hauser. Brochure sull'innovazione IN01047S

Componenti di sistema

Accessori	Descrizione
Registratore videografico Memograph M	Il registratore videografico Memograph M fornisce informazioni su tutte le principali variabili misurate. Registra correttamente i valori misurati, sorveglia i valori di soglia e analizza i punti di misura. I dati possono essere salvati nella memoria interna da 256 MB e anche su scheda SD o chiavetta USB.
	■ Informazioni tecniche TI00133R ■ Istruzioni di funzionamento BA00247R
iTEMP	I trasmettitori di temperatura possono essere utilizzati in tutte le applicazioni e sono adatti per la misura di gas, vapore e liquidi. Permettono di acquisire la temperatura del fluido. Documento "Fields of Activity" FA00006T

Documentazione supplementare



Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
- *Endress+Hauser Operations app*: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

Documentazione standard



Ulteriori informazioni sulle opzioni semi-standard sono disponibili nella documentazione speciale corrispondente nel database TSP.

Istruzioni di funzionamento brevi

Istruzioni di funzionamento brevi per il sensore

Misuratore	Codice della documentazione
Proline Promag H	KA01289D

Istruzioni di funzionamento brevi per il trasmettitore

	Codice della documentazione							
Misuratore	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET	PROFINET con Ethernet- APL
Proline 300	KA01308D	KA01294D	KA01405D	KA01385D	KA01310D	KA01338D	KA01340D	KA01516D

Istruzioni di funzionamento

Misuratore	Codice della d	Codice della documentazione						
	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET	PROFINET con Ethernet- APL
Promag H 300	BA01392D	BA01477D	BA01396D	BA01865D	BA01394D	BA01716D	BA01718D	BA02106D

Descrizione dei parametri del dispositivo

Misuratore	Codice della d	Codice della documentazione						
	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET	PROFINET con Ethernet- APL
Promag 300	GP01051D	GP01098D	GP01052D	GP01135D	GP01053D	GP01113D	GP01112D	GP01172D

Documentazione supplementare in base al tipo di dispositivo

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza per dispositivi elettrici in aree con pericolo d'esplosione.

Indice	Codice della documentazione
ATEX/IECEx Ex d/Ex de	XA01414D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01514D
cCSAus XP	XA01515D
cCSAus Ex d/ Ex de	XA01516D
cCSAus Ex nA	XA01517D
INMETRO Ex d/Ex de	XA01518D
INMETRO Ex ec	XA01519D
NEPSI Ex d/Ex de	XA01520D
NEPSI Ex nA	XA01521D
EAC Ex d/Ex de	XA01656D
EAC Ex nA	XA01657D
JPN Ex d	XA01775D

Display operativo e di visualizzazione separato DKX001

Indice	Codice della documentazione
ATEX/IECEx Ex i	XA01494D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01498D
cCSAus IS	XA01499D
cCSAus Ex nA	XA01513D
INMETRO Ex i	XA01500D
INMETRO Ex ec	XA01501D
NEPSI Ex i	XA01502D
NEPSI Ex nA	XA01503D

Manuale di sicurezza funzionale

Contenuto	Codice della documentazione
Promag 300	SD01740D

Documentazione speciale

Contenuto	Codice della documentazione
Informazioni sulla Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)	SD01614D
Approvazioni radio per interfaccia WLAN del modulo display A309/A310	SD01793D
Display operativo e di visualizzazione separato DKX001	SD01763D
Server OPC-UA 1)	SD02043D

1) Questa documentazione speciale è disponibile solo per i dispositivi con uscita HART.

Contenuto	Codice della documentazione							
	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	PROFINET	EtherNet/IP	PROFINET con Ethernet- APL
Heartbeat Technology	SD01640D	SD01742D	SD01744D	SD02206D	SD01743D	SD01986D	SD01980D	SD02729D
Web server	SD01654D	SD01657D	SD01656D	SD02235D	SD01655D	SD01977D	SD01976D	SD02768D

Istruzioni di installazione

Contenuto	Nota
Istruzioni di installazione per le dotazioni di parti di ricambio e gli accessori	Codice documentazione: specifico per ogni accessorio → 🖺 123.

Marchi registrati

HART®

Marchio registrato da FieldComm Group, Austin, Texas, USA

PROFIBUS®

Marchio registrato da PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (organizzazione degli utenti PROFIBUS), Karlsruhe, Germania

FOUNDATION™ Fieldbus

Marchio in corso di registrazione di FieldComm Group, Austin, Texas, USA

Modbus

Marchio registrato di SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

EtherNet/IP™

Marchio registrato di ODVA, Inc.

$\textbf{Ethernet-APL}^{\intercal M}$

 $\label{lem:marchio} \textit{Marchio registrato da PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (organizzazione degli utenti PROFIBUS), Karlsruhe, Germania$

PROFINET®

 $\label{eq:marchio} \mbox{Marchio registrato da PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (organizzazione degli utenti PROFIBUS), Karlsruhe, Germania$

TRI-CLAMP®

Marchio registrato di Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA



www.addresses.endress.com

