Products Solutions

Services

Valable à partir de la version 01.00.zz (Firmware de l'appareil)

Manuel de mise en service **Proline Promass U 500**

Débitmètre Coriolis PROFINET sur Ethernet-APL/SPE







- Veiller à conserver le document à un endroit sûr de manière à ce qu'il soit toujours accessible lors des travaux sur ou avec l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque pour les personnes ou l'installation, lire soigneusement le chapitre "Consignes de sécurité de base" ainsi que toutes les autres consignes de sécurité de ce document spécifiques aux procédures de travail.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable. Consulter Endress+Hauser pour obtenir les informations actuelles et les éventuelles mises à jour du présent manuel.

Sommaire

1	Informations relatives au	6	Montage	21
	document 6	6.1	Exigences liées au montage	
1.1 1.2	Fonction du document 6 Symboles		6.1.1 Position de montage	21
1.2	1.2.1 Symboles d'avertissement 6		d'environnement et de process	
	1.2.2 Symboles électriques 6		6.1.3 Instructions de montage spéciales	
	1.2.3 Symboles spécifiques à la	6.2	Montage de l'appareil	
	communication 6		6.2.1 Outils requis	
	1.2.4 Symboles d'outils		6.2.3 Montage de l'appareil de mesure	
	1.2.5 Symboles pour certains types d'information		6.2.4 Remplacement du tube de mesure	
	1.2.6 Symboles utilisés dans les		jetable	26
	graphiques		6.2.5 Montage du boîtier du transmetteur :	20
1.3	Documentation 8	6.3	Proline 500 – numérique	
1.4	Marques déposées 8	(.)	Controle du montage	50
2	Consignes de sécurité 9	7	Raccordement électrique	
2.1	Exigences imposées au personnel 9	7.1	Sécurité électrique	
2.2	Utilisation conforme 9	7.2	Exigences de raccordement	
2.3	Sécurité au travail		7.2.1 Outils requis	31
2.4	Sécurité de fonctionnement		raccordement	31
2.5	Sécurité du produit		7.2.3 Affectation des bornes	
2.6 2.7	Sécurité informatique		7.2.4 Connecteurs d'appareil disponibles	
۷.7	Sécurité informatique spécifique à l'appareil 10 2.7.1 Protection de l'accès via protection en		7.2.5 /SPE Affectation des broches du	
	écriture du hardware		connecteur de l'appareil	
	2.7.2 Protection de l'accès via un mot de		7.2.6 Blindage et mise à la terre	
	passe	7.2	7.2.7 Préparation de l'appareil de mesure	35
	2.7.3 Accès via serveur web 12	7.3	Raccordement de l'appareil: Proline 500 – numérique	36
	2.7.4 Accès via l'interface service (CDI-		7.3.1 Montage du câble de raccordement	
	RJ45)		7.3.2 Raccordement du transmetteur	
_	D 1.1 1 1.1 1.1		7.3.3 Intégration du transmetteur dans un	
3	Description du produit 13		réseau	
3.1	Construction du produit	7.4	Compensation de potentiel	
	3.1.1 Proline 500 – numérique 13	7.5	7.4.1 Exigences	
		7.5	Instructions de raccordement spéciales 7.5.1 Exemples de raccordement	42 42
4	Réception des marchandises et	7.6	Réglages hardware	44
	identification du produit 14	7.0	7.6.1 Réglage du nom de l'appareil	44
4.1	Réception des marchandises		7.6.2 Activation de l'adresse IP par défaut	
4.2	Identification du produit	7.7	Garantir l'indice de protection	
	4.2.1 Plaque signalétique du transmetteur . 15	7.8	Contrôle du raccordement	48
	4.2.2 Plaque signalétique du capteur 16			
	4.2.3 Plaque signalétique du tube de	8	Options de configuration	49
	mesure jetable	8.1	Aperçu des options de configuration	49
	4.2.4 Symboles sur l'appareil	8.2	Structure et principe de fonctionnement du	
_	Ctoolsogo et transport		menu de configuration	
5	Stockage et transport 19		8.2.1 Structure du menu de configuration	
5.1	Conditions de stockage	0.2	8.2.2 Concept de configuration	51
5.2	Transport du produit	8.3	Accès au menu de configuration via afficheur local	52
5.3	5.2.1 Transport du tube de mesure jetable . 19 Mise au rebut de l'emballage 20		8.3.1 Affichage de fonctionnement	
ر.ر	ivinse au redui de remidanage 20		8.3.2 Vue navigation	

	8.3.3 8.3.4	Vue d'édition Éléments de configuration	58			Affichage de l'interface de communication	
	8.3.5 8.3.6	Ouverture du menu contextuel Navigation et sélection dans une	58			Réglage des unités système Sélection et réglage du produit	
		liste	60			Configuration des entrées	
	8.3.7	Accès direct au paramètre	60			-	101
	8.3.8	Affichage des textes d'aide	61		10.6.6	Affichage de la configuration E/S	104
	8.3.9	Modification des paramètres	61		10.6.7	Configuration de l'entrée courant	105
	8.3.10	Rôles utilisateur et leurs droits			10.6.8	Configuration de l'entrée d'état	106
		d'accès	62			5	107
	8.3.11	Désactivation de la protection en			10.6.10	Configuration de la sortie impulsion/	
		écriture via un code d'accès	62			±	112
	8.3.12	Activer et désactiver le verrouillage				3	123
0 /		des touches	63				126
8.4		u menu de configuration via le	(2)		10.6.13	Configuration de la suppression des	1 7 7
	navigat 8.4.1	eur web	63 63		10 6 1 /		132
	8.4.2		64		10.0.14	Configuration de la surveillance de	133
	8.4.3	Configuration requise	65	10.7	Dóglago	1	134
	8.4.4	Connexion	67	10.7		Utilisation du paramètre pour entrer	174
	8.4.5	Interface utilisateur			10.7.1		135
	8.4.6	Désactivation du serveur web			10 7 2		135
	8.4.7	Déconnexion				-	136
8.5	Accès a	u menu de configuration via l'outil de				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	142
		ration	70			Réalisation de configurations	
	8.5.1	Raccordement de l'outil de				étendues de l'affichage	145
		configuration	70			Configuration WLAN	
	8.5.2	FieldCare	73			3	154
	8.5.3	DeviceCare	75		10.7.8	Utilisation des paramètres pour	
	8.5.4	SIMATIC PDM	/6	10.0	C:1	* *	156
9	Intéar	ration système	77	10.8 10.9		ion	15/
	III CC GI	acion bybleme	,,		, ,	5	161
	_	-	77				101
9.1	Aperçu	des fichiers de description d'appareil	77			Protection en écriture via code	
	_	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de			10.9.1	Protection en écriture via code d'accès	
	Aperçu 9.1.1	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil			10.9.1	Protection en écriture via code d'accès	161
	Aperçu 9.1.1	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil Outils de configuration	77		10.9.1	Protection en écriture via code d'accès	161
9.1	Aperçu 9.1.1	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil	77 77	11	10.9.1	Protection en écriture via code d'accès	161 163
9.1	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil	77 77	11	10.9.1 10.9.2 Config	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165
9.1	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil	77 77 77 78	11.1	10.9.110.9.2ConfigLecture	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165
9.1 9.2	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil	77 77 77 78 78	11.1 11.2	10.9.1 10.9.2 Config Lecture Définiti	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165
9.1	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil	77 77 77 78 78 79	11.1 11.2 11.3	10.9.1 10.9.2 Configue Lecture Définition	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165
9.1 9.2	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil	77 77 77 78 78 78 79 79	11.1 11.2	10.9.1 10.9.2 Configuence Définition Configuence Lecture	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 165
9.1 9.2	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil	77 77 77 78 78 79 79 80	11.1 11.2 11.3	10.9.1 10.9.2 Configuence Définition Configuence Lecture 11.4.1	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 165
9.1 9.2	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2 9.3.3	des fichiers de description d'appareil	77 77 77 78 78 78 79 79 80 89	11.1 11.2 11.3	10.9.1 10.9.2 Configuence Définition Configuence Lecture 11.4.1 11.4.2	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 165 166 168
9.1 9.2 9.3	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil	77 77 77 78 78 78 79 79 80 89 89	11.1 11.2 11.3	10.9.1 10.9.2 Configuence Définition Configuence Lecture 11.4.1 11.4.2 11.4.3	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 165 166 168
9.1 9.2	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4	des fichiers de description d'appareil	77 77 77 78 78 78 79 79 80 89	11.1 11.2 11.3 11.4	10.9.1 10.9.2 Config Lecture Définiti Configu Lecture 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 165 166 168
9.1 9.2 9.3	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 Redond	des fichiers de description d'appareil	77 77 77 78 78 79 79 80 89 89 91	11.1 11.2 11.3	10.9.1 10.9.2 Configuence Définition Configuence Lecture 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 Adaptat	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 166 168 169
9.1 9.2 9.3	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 Redond	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil	77 77 77 78 78 79 79 80 89 89 91	11.1 11.2 11.3 11.4	10.9.1 10.9.2 Configuent Lecture Définition Configuent Lecture 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 Adaptar process	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 166 168 169 170
9.1 9.2 9.3	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 Redond Mise 6 Contrôl	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil Outils de configuration de données mères (GSD) Nom du fichier de données mères (GSD) spécifique au fabricant Nom du fichier de données mères (GSD) PA Profile ission cyclique des données Aperçu des modules Description des modules Codage de l'état Réglage par défaut ance du système S2 en service e du montage et contrôle du	77 77 77 78 78 79 79 80 89 91	11.1 11.2 11.3 11.4	10.9.1 10.9.2 Configu Lecture Définiti Configu Lecture 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 Adaptat process Remise	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 166 168 169
9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 Redond Mise 6 Contrôl raccord	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil Outils de configuration de données mères (GSD) Nom du fichier de données mères (GSD) spécifique au fabricant Nom du fichier de données mères (GSD) PA Profile ission cyclique des données Aperçu des modules Description des modules Codage de l'état Réglage par défaut ance du système S2 en service e du montage et contrôle du ement	77 77 77 78 78 79 79 80 89 89 91	11.1 11.2 11.3 11.4	10.9.1 10.9.2 Configu Lecture Définiti Configu Lecture 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 Adaptat process Remise	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 166 168 169 170
9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 Redond Mise 6 Contrôl raccord Mise so	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil Outils de configuration de données mères (GSD) Nom du fichier de données mères (GSD) spécifique au fabricant Nom du fichier de données mères (GSD) PA Profile ission cyclique des données Aperçu des modules Description des modules Codage de l'état Réglage par défaut ance du système S2 en service e du montage et contrôle du ement us tension de l'appareil de mesure	77 77 77 78 78 79 79 80 89 91 92 92	11.1 11.2 11.3 11.4	Configuent Lecture Définition Configuent Lecture 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 Adaptate process Remise 11.6.1	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 166 168 169 170
9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 10.3	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 Redond Mise 6 Contrôl raccord Mise so Connex	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil Outils de configuration de données mères (GSD) Nom du fichier de données mères (GSD) spécifique au fabricant Nom du fichier de données mères (GSD) PA Profile ission cyclique des données Description des modules Codage de l'état Réglage par défaut ance du système S2 en service ed u montage et contrôle du ement us tension de l'appareil de mesure ion via FieldCare	77 77 77 78 78 79 79 80 89 91 92 92 92 92	11.1 11.2 11.3 11.4	10.9.1 10.9.2 Configuent Lecture Définition Configuent Lecture 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 Adaptate process Remise 11.6.1 11.6.2	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 166 168 169 170
9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 Redond Mise 6 Contrôl raccord Mise so Connex Réglage	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil Outils de configuration de données mères (GSD) Nom du fichier de données mères (GSD) spécifique au fabricant Nom du fichier de données mères (GSD) PA Profile ission cyclique des données Description des modules Codage de l'état Réglage par défaut ance du système S2 en service et du montage et contrôle du ement us tension de l'appareil de mesure et de la langue d'interface	77 77 78 78 78 79 79 80 89 91 92 92 92 92 92	11.1 11.2 11.3 11.4	10.9.1 10.9.2 Configue Lecture Définiti Configue Lecture 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 Adaptat process Remise 11.6.1 11.6.2 Affichae	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 166 168 169 170 172 173
9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 Redond Mise 6 Contrôl raccord Mise so Connex Réglage Initialis	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil Outils de configuration de données mères (GSD) Nom du fichier de données mères (GSD) spécifique au fabricant Nom du fichier de données mères (GSD) PA Profile ission cyclique des données Description des modules Codage de l'état Réglage par défaut ance du système S2 en service e du montage et contrôle du us tension de l'appareil de mesure e de la langue d'interface ation de l'appareil de mesure	77 77 78 78 78 79 79 80 89 91 92 92 92 92 93	11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	10.9.1 10.9.2 Configulation Lecture Définition Configulation Lecture 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 Adaptat process Remise 11.6.1 11.6.2 Affichat mesuré	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 166 168 170 172 173 174
9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 Redond Mise 6 Contrôl raccord Mise so Connex Réglage Initialis Configu	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil Outils de configuration de données mères (GSD) Nom du fichier de données mères (GSD) spécifique au fabricant Nom du fichier de données mères (GSD) PA Profile ission cyclique des données Description des modules Codage de l'état Réglage par défaut ance du système S2 en service e du montage et contrôle du ement us tension de l'appareil de mesure e de la langue d'interface ation de l'appareil de mesure aration de l'appareil de mesure aration de l'appareil de mesure aration de l'appareil de mesure	77 77 78 78 78 79 79 80 89 91 92 92 92 92 93	11.1 11.2 11.3 11.4	10.9.1 10.9.2 Configulation Lecture Définition Configulation Lecture 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 Adaptata process Remise 11.6.1 11.6.2 Affichat mesuré Gas Fra	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 166 168 170 172 173 174 174 174
9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	Aperçu 9.1.1 9.1.2 Fichier 9.2.1 9.2.2 Transm 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 Redond Mise 6 Contrôl raccord Mise so Connex Réglage Initialis Configu	des fichiers de description d'appareil Données relatives aux versions de l'appareil Outils de configuration de données mères (GSD) Nom du fichier de données mères (GSD) spécifique au fabricant Nom du fichier de données mères (GSD) PA Profile ission cyclique des données Description des modules Codage de l'état Réglage par défaut ance du système S2 en service e du montage et contrôle du us tension de l'appareil de mesure e de la langue d'interface ation de l'appareil de mesure	77 77 78 78 78 79 80 89 89 91 92 92 92 92 93 93	11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	10.9.1 10.9.2 Configulation Lecture Définition Configulation Lecture 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 Adaptata process Remise 11.6.1 11.6.2 Affichat mesuré Gas Fra	Protection en écriture via code d'accès	161 163 165 165 165 166 168 169 170 172 173 174 174 174

	11.8.2 Sous-menu "Indice moyen"	179	14.2	Pièces o	le rechange	301
11.9	Heartbeat Verification + Monitoring	180	14.3		s Endress+Hauser	301
	11.9.1 Caractéristiques du produit	180	14.4	Retour	de matériel	301
	11.9.2 Intégration système	181	14.5	Mise au	ı rebut	302
	11.9.3 Heartbeat Verification	188		14.5.1	Démontage de l'appareil de mesure.	302
	11.9.4 Heartbeat Monitoring	211			Mise au rebut de l'appareil	302
	3				Mise au rebut du tube de mesure	
12	Diagnostic et suppression des				jetable	302
		210				
	défauts	218	15	Acces	soires	303
12.1	Suppression générale des défauts		15.1	Δοσορο	oires spécifiques à l'appareil	303
12.2	Informations de diagnostic via les LED	220	17.1		Pour le transmetteur	303
	12.2.1 Transmetteur	220			Pour le capteur	303
12.3	Informations de diagnostic sur l'afficheur		15.2		pires spécifiques à la communication.	304
	local	222			pires spécifiques à la maintenance	304
	12.3.1 Message de diagnostic		17.7	Accesso	ones specifiques à la maintenance	JU4
	12.3.2 Appel de mesures correctives	224		_		201
12.4	Informations de diagnostic dans le navigateur		16	Carac	téristiques techniques	306
	web		16.1	Domair	ne d'application	306
	12.4.1 Options de diagnostic	224	16.2	Princip	e de fonctionnement et architecture	
	12.4.2 Appeler les mesures correctives	225		du syste	ème	306
12.5	Informations de diagnostic dans FieldCare ou		16.3	Entrée		307
	DeviceCare	226	16.4	Sortie.		309
	12.5.1 Options de diagnostic	226	16.5	Alimen	tation électrique	314
	12.5.2 Accès aux mesures correctives	226	16.6	Perforn	nances	316
12.6	Adaptation des informations de diagnostic	227	16.7	Montag	je	318
	12.6.1 Adaptation du comportement de		16.8	Enviror	nement	318
	diagnostic	227	16.9	Process		320
12.7	Aperçu des informations de diagnostic		16.10	Constru	ıction mécanique	320
	12.7.1 Diagnostic du capteur	228	16.11	Possibil	ités de configuration	321
	12.7.2 Diagnostic de l'électronique	240	16.12	Certific	ats et agréments	325
	12.7.3 Diagnostic de la configuration	268	16.13	Packs a	pplication	327
	12.7.4 Diagnostic du process	279	16.14	Accesso	oires	327
	Messages de diagnostic en cours	293	16.15	Docume	entation complémentaire	327
	Liste de diagnostic					
12.10	Journal des événements		Index	7		329
	12.10.1 Consulter le journal des événements		111402			
	12.10.2 Filtrage du journal événements	295				
	12.10.3 Aperçu des événements					
	d'information	295				
12.11	Réinitialisation de l'appareil de mesure	297				
	12.11.1 Étendue des fonctions du paramètre					
	"Reset appareil"	297				
	Information appareil	297				
12.13	Historique du firmware	299				
10	N	200				
13	Maintenance	300				
13.1	Travaux de maintenance	300				
	13.1.1 Nettoyage extérieur					
13.2	Outils de mesure et de test	300				
13.3	Services Endress+Hauser	300				
14	Réparation	301				
	Réparation					
14.1	Généralités	301				
	14.1.1 Concept de réparation et de	201				
	transformation	301				
	14.1.2 Remarques relatives à la réparation	201				
	et à la transformation	301	1			

1 Informations relatives au document

1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage au dépannage, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

1.2 Symboles

1.2.1 Symboles d'avertissement

▲ DANGER

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse entraînant la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.

A AVERTISSEMENT

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.

↑ ATTENTION

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures de gravité légère ou moyenne si elle n'est pas évitée.

AVIS

Ce symbole identifie des informations relatives à des procédures et d'autres situations n'entraînant pas de blessures.

1.2.2 Symboles électriques

Symbole	Signification
===	Courant continu
~	Courant alternatif
\sim	Courant continu et alternatif
<u></u>	Borne de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.
	Borne de compensation de potentiel (PE : terre de protection) Les bornes de terre doivent être raccordées à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.
	Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil : Borne de terre interne : la compensation de potentiel est raccordée au réseau d'alimentation électrique. Borne de terre externe : l'appareil est raccordé au système de mise à la terre de l'installation.

1.2.3 Symboles spécifiques à la communication

Symbole	Signification
	Wireless Local Area Network (WLAN) Communication via un réseau local sans fil.
•	LED La diode électroluminescente est éteinte.

Symbole	Signification	
<u>-</u>	LED La diode électroluminescente est allumée.	
	LED LED clignote.	

1.2.4 Symboles d'outils

Symbole	Signification
0	Tournevis Torx
06	Tournevis cruciforme
Ó	Clé à fourche

1.2.5 Symboles pour certains types d'information

Symbole	Signification	
✓	Autorisé Procédures, processus ou actions qui sont autorisés.	
✓ ✓	Préféré Procédures, processus ou actions préférés.	
X	Interdit Procédures, processus ou actions qui sont interdits.	
i	Conseil Indique des informations complémentaires.	
	Renvoi à la documentation	
	Renvoi à la page	
	Renvoi au graphique	
•	Remarque ou étape individuelle à respecter	
1., 2., 3	Série d'étapes	
L	Résultat d'une étape	
?	Aide en cas de problème	
	Contrôle visuel	

1.2.6 Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification
1, 2, 3,	Repères
1., 2., 3.,	Série d'étapes
A, B, C,	Vues
A-A, B-B, C-C,	Coupes
≋➡	Sens d'écoulement

1.3 **Documentation**



Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- Endress+Hauser Operations App : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

La documentation suivante peut être disponible en fonction de la version de l'appareil commandée :

Type de document	But et contenu du document
Information technique (TI)	Aide à la planification pour l'appareil Le document contient toutes les caractéristiques techniques de l'appareil et donne un aperçu des accessoires et autres produits pouvant être commandés pour l'appareil.
Instructions condensées (KA)	Prise en main rapide Les instructions condensées fournissent toutes les informations essentielles, de la réception des marchandises à la première mise en service.
Manuel de mise en service (BA)	Document de référence Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception et du stockage, au montage, au raccordement, au fonctionnement et à la mise en service, jusqu'à la suppression des défauts, à la maintenance et à la mise au rebut.
Description des paramètres de l'appareil (GP)	Ouvrage de référence pour les paramètres Ce document contient des explications détaillées sur chaque paramètre. La description s'adresse à ceux qui travaillent avec l'appareil tout au long de son cycle de vie et effectuent des configurations spécifiques.
Documentation complémentaire spécifique à l'appareil (SD/FY)	Toujours respecter scrupuleusement les instructions figurant dans la documentation complémentaire correspondante. La documentation complémentaire fait partie intégrante de la documentation de l'appareil.

Marques déposées 1.4

Ethernet-APL™

Marque déposée de la PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (organisation des utilisateurs PROFIBUS), Karlsruhe, Allemagne

2 Consignes de sécurité

2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ► Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ▶ Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation.
- ► Etre familiarisé avec les réglementations nationales.
- ▶ Avant de commencer le travail, avoir lu et compris les instructions du présent manuel et de la documentation complémentaire ainsi que les certificats (selon l'application).
- ▶ Suivre les instructions et respecter les conditions de base.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- ► Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- ► Suivre les instructions du présent manuel.

2.2 Utilisation conforme

Domaine d'application et produits mesurés

L'appareil de mesure décrit dans le présent manuel est uniquement destiné à la mesure du débit de liquides.

Afin de garantir un état irréprochable de l'appareil pendant la durée de service :

- ▶ N'utiliser l'appareil de mesure que dans le respect total des données figurant sur la plaque signalétique et des conditions générales énumérées dans le manuel de mise en service et la documentation complémentaire.
- ► Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- ▶ Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.
- ▶ Respecter la gamme de température ambiante spécifiée.
- ► Protéger l'appareil de mesure en permanence contre la corrosion dues aux influences de l'environnement.

Utilisation non conforme

Une utilisation non conforme peut compromettre la sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou non conforme à l'utilisation prévue.

AVERTISSEMENT

Risque de rupture due à la présence de fluides corrosifs ou abrasifs et aux conditions ambiantes !

- ▶ Vérifier la compatibilité du produit mesuré avec le capteur.
- ► Vérifier la résistance de l'ensemble des matériaux en contact avec le produit dans le process.
- ▶ Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.

AVIS

Vérification en présence de cas limites :

▶ Dans le cas de fluides corrosifs et/ou de produits de nettoyage spéciaux : Endress +Hauser se tient à votre disposition pour vous aider à déterminer la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais décline cependant toute garantie ou responsabilité étant donné que d'infimes modifications de la température, de la concentration ou du degré d'encrassement en cours de process peuvent entraîner des différences significatives de la résistance à la corrosion.

2.3 Sécurité au travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

► Porter l'équipement de protection individuelle requis conformément aux réglementations nationales.

2.4 Sécurité de fonctionnement

Endommagement de l'appareil!

- ▶ N'utiliser l'appareil que dans un état technique parfait et sûr.
- L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

Transformations de l'appareil

Toute modification non autorisée de l'appareil est interdite et peut entraîner des dangers imprévisibles!

▶ Si des transformations sont malgré tout nécessaires, consulter au préalable le fabricant.

Réparation

Afin de garantir la sécurité et la fiabilité de fonctionnement :

- N'effectuer des réparations de l'appareil que dans la mesure où elles sont expressément autorisées.
- ▶ Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état.

Il répond aux normes générales de sécurité et aux exigences légales. Il est également conforme aux directives de l'UE énumérées dans la déclaration UE de conformité spécifique à l'appareil. Le fabricant le confirme en apposant la marque CE sur l'appareil..

2.6 Sécurité informatique

Notre garantie n'est valable que si le produit est monté et utilisé comme décrit dans le manuel de mise en service. Le produit dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages.

Des mesures de sécurité informatique, permettant d'assurer une protection supplémentaire du produit et de la transmission de données associée, doivent être mises en place par les exploitants eux-mêmes conformément à leurs normes de sécurité.

2.7 Sécurité informatique spécifique à l'appareil

L'appareil propose toute une série de fonctions spécifiques permettant de soutenir des mesures de protection du côté utilisateur. Ces fonctions peuvent être configurées par l'utilisateur et garantissent une meilleure sécurité en cours de fonctionnement si elles sont utilisées correctement. La liste suivante donne un aperçu des principales fonctions :

Fonction/interface	Réglage par défaut	Recommandation
Protection en écriture via commutateur de verrouillage hardware → 🖺 11	Non activée	Sur une base individuelle après évaluation des risques
Code d'accès (s'applique également pour le login du serveur web ou la connexion FieldCare) → 🖺 11	Non activé (0000)	Attribuer un code d'accès personnalisé pendant la mise en service
WLAN (option de commande dans le module d'affichage)	Activé	Sur une base individuelle après évaluation des risques
Mode de sécurité WLAN	Activé (WPA2- PSK)	Ne pas modifier
Phrase de chiffrement WLAN (Mot de passe) → 🖺 12	Numéro de série	Affecter une phrase de chiffrement WLAN individuelle lors de la mise en service
Mode WLAN	Point d'accès	Sur une base individuelle après évaluation des risques
Serveur web → 🖺 12	Activé	Sur une base individuelle après évaluation des risques
Interface service CDI-RJ45 \rightarrow $\ \ \ \ $ $\ \ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ \ $ $\ $ $\ \ $ $\ $ $\ \ $ $\ $ $\ \ $ $\ $ $\ $	-	Sur une base individuelle après évaluation des risques

2.7.1 Protection de l'accès via protection en écriture du hardware

L'accès en écriture aux paramètres d'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare) peut être désactivé via un commutateur de protection en écriture (commutateur DIP sur le module électronique principal). Lorsque la protection en écriture du hardware est activée, les paramètres ne sont accessibles qu'en lecture.

2.7.2 Protection de l'accès via un mot de passe

Différents mots de passe sont disponibles pour protéger l'accès en écriture aux paramètres de l'appareil ou accéder à l'appareil via l'interface WLAN.

- Code d'accès spécifique à l'utilisateur Protection de l'accès en écriture aux paramètres de l'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare). Les droits d'accès sont clairement réglementés par l'utilisation d'un code d'accès propre à l'utilisateur.
- Passphrase WLAN
 La clé de réseau protège une connexion entre une unité d'exploitation (p. ex. portable ou tablette) et l'appareil via l'interface WLAN qui peut être commandée en option.
- Mode infrastructure
 Lorsque l'appareil fonctionne en mode infrastructure, la phrase de chiffrement WLAN
 (WLAN passphrase) correspond à la phrase de chiffrement WLAN configurée du côté
 opérateur.

Code d'accès spécifique à l'utilisateur

L'accès en écriture aux paramètres de l'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare) peut être protégé par le code d'accès modifiable, spécifique à l'utilisateur ($\rightarrow \implies 161$).

À la livraison, l'appareil n'a pas de code d'accès ; il est équivalent à 0000 (ouvert).

Passphrase WLAN: Fonctionnement comme point d'accès WLAN

A la livraison, la clé de réseau est prédéfinie selon l'appareil. Elle peut être modifiée via le sous-menu **Paramètres WLAN** dans le paramètre **Passphrase WLAN** ($\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 154$).

Mode infrastructure

Une connexion entre l'appareil et le point d'accès WLAN est protégée par un identifiant SSID et une phrase de chiffrement du côté système. Pour l'accès, contacter l'administrateur système correspondant.

Remarques générales sur l'utilisation des mots de passe

- Le code d'accès et la clé de réseau fournis avec l'appareil doivent être modifiés pendant la mise en service pour des raisons de sécurité.
- Lors de la définition et de la gestion du code d'accès et de la clé de réseau, suivre les règles générales pour la création d'un mot de passe fort.
- L'utilisateur est responsable de la gestion et du bon traitement du code d'accès et de la clé de réseau.
- Pour plus d'informations sur la configuration du code d'accès ou la procédure à suivre en cas de perte du mot de passe, par exemple, voir "Protection en écriture via un code d'accès" → ■ 161.

2.7.3 Accès via serveur web

L'appareil peut être commandé et configuré via un navigateur web avec le serveur web intégré. La connexion est établie via l'interface service (CDI-RJ45), la borne de raccordement de la transmission de signaux avec PROFINET avec Ethernet-APL /SPE (IO1) ou l'interface WLAN.

À la livraison de l'appareil, le serveur web est activé. Le serveur web peut être désactivé via le paramètre **Fonctionnalitée du serveur web** si nécessaire (p. ex., après la mise en service).

Les informations sur l'appareil et son état peuvent être masquées sur la page de connexion. Cela évite tout accès non autorisé à ces informations.



Informations détaillées sur les paramètres de l'appareil : Document "Description des paramètres de l'appareil" .

2.7.4 Accès via l'interface service (CDI-RJ45)

L'appareil peut être connecté à un réseau via l'interface service (CDI-RJ45). Les fonctions spécifiques à l'appareil garantissent un fonctionnement sûr de l'appareil dans un réseau.

Il est recommandé d'utiliser les normes industrielles et directives pertinentes définies par les comités de sécurité nationaux et internationaux, tels qu'IEC/ISA62443 ou l'IEEE. Cela englobe des mesures de sécurité organisationnelles comme l'attribution de droits d'accès ainsi que des mesures techniques comme la segmentation du réseau.

3 Description du produit

L'ensemble de mesure se compose d'un transmetteur, d'un capteur et d'un tube de mesure jetable.

- L'appareil est disponible pour le montage sur panneau avant :
 Le transmetteur et le capteur sont montés à des emplacements physiquement séparés et sont raccordés les uns aux autres via des câbles de raccordement.
- L'appareil est disponible en version de table :
 Le transmetteur et le capteur forment une unité mécanique.

3.1 Construction du produit

3.1.1 Proline 500 – numérique


Transmission de signal : numérique

Pour une utilisation dans les salles blanches.

Étant donné que l'électronique se trouve dans le capteur, l'appareil est idéal :

Pour un remplacement simple du transmetteur.

Insensible aux interférences CEM externes.




■ 1 Principaux composants d'un appareil de mesure

- 1 Couvercle du compartiment de l'électronique
- 2 Module d'affichage
- 3 Boîtier du transmetteur
- 4 Capteur avec électronique ISEM intégrée
- 5 Version de table avec transmetteur intégré
- 6 Mise au rebut du tube de mesure

4 Réception des marchandises et identification du produit

4.1 Réception des marchandises



- Le dispositif jetable ne fait pas partie de la livraison et doit être commandé séparément.
- Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, adressez-vous à votre agence Endress +Hauser.
 - La documentation technique est disponible via Internet ou l*'Endress+Hauser Operations App*: Identification du produit → 🖺 15.

4.2 Identification du produit

L'appareil peut être identifié de la manière suivante :


- Plaque signalétique
- Référence de commande avec détails des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- Entrer les numéros de série figurant sur les plaques signalétiques dans Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): toutes les informations sur l'appareil de mesure sont affichées
- Entrer les numéros de série figurant sur les plaques signalétiques dans l'Endress+Hauser Operations App ou scanner le code DataMatrix figurant sur la plaque signalétique à l'aide de l'Endress+Hauser Operations App: toutes les informations sur l'appareil sont affichées

Pour un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil, voir ci-dessous :

- La "documentation supplémentaire standard relative à l'appareil" et les sections
 "Documentation complémentaire dépendant de l'appareil"
- Device Viewer: entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code DataMatrix figurant sur la plaque signalétique.

4.2.1 Plaque signalétique du transmetteur

Proline 500 - numérique




■ 2 Exemple d'une plaque signalétique de transmetteur

- 1 Nom du transmetteur
- 2 Adresse du fabricant / titulaire du certificat
- 3 Espace réservé aux agréments
- 4 Indice de protection
- 5 Données de raccordement électrique : entrées et sorties disponibles
- 6 Température ambiante admissible (T_a)
- 7 Code matriciel 2D
- 8 Espace réservé aux agréments et certificats : p. ex. marquage CE, RCM tick
- 9 Gamme de température autorisée pour le câble
- 10 Date de fabrication : année-mois
- 11 Version de firmware (FW) et révision de l'appareil (Dev.Rev.) au départ usine
- 12 Numéro de la documentation complémentaire relative à la sécurité
- 13 Espace réservé aux informations supplémentaires dans le cas de produits spéciaux
- 14 Entrées et sorties disponibles, tension d'alimentation
- 15 Données de raccordement électrique : tension d'alimentation
- 16 Référence de commande étendue (ext. ord. cd.)
- 17 Numéro de série (Ser. no.)
- 18 Référence de commande


Endress+Hauser 15

A0029194

4.2.2 Plaque signalétique du capteur



- 1 Désignation
- 2 Référence de commande, numéro de série, référence de commande étendue (Ext. ord. cd.)
- 3 Liste des matériaux, informations sur le produit
- 4 Installation/retrait du tube de mesure jetable
- Instructions : Installation/retrait du tube de mesure jetable
- 6 Marquage CE + agréments
- 7 Adresse du fabricant / titulaire du certificat



A005/600

- 1 Désignation
- 2 Référence de commande, numéro de série, référence de commande étendue (Ext. ord. cd.)
- 3 Liste des matériaux, informations sur le produit
- 4 Indice de protection
- 5 Marquage CE + agréments
- 6 Adresse du fabricant / titulaire du certificat


Référence de commande

Le renouvellement de commande de l'appareil de mesure s'effectue par l'intermédiaire de la référence de commande (Order code).

Référence de commande étendue

- Le type d'appareil (racine du produit) et les spécifications de base (caractéristiques obligatoires) sont toujours indiqués.
- Parmi les spécifications optionnelles (caractéristiques facultatives), seules les spécifications pertinentes pour la sécurité et pour l'homologation sont indiquées (par ex. LA). Si d'autres spécifications optionnelles ont été commandées, celles-ci sont représentées globalement par le caractère générique # (par ex. #LA#).
- Si les spécifications optionnelles commandées ne contiennent pas de spécifications pertinentes pour la sécurité ou pour l'homologation, elles sont représentées par le caractère générique + (par ex. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

4.2.3 Plaque signalétique du tube de mesure jetable



A0054484

- 1 Désignation
- 2 Liste des matériaux
- 3 Numéro LOT
- 4 Code matriciel avec numéro LOT/de matériau
- 5 Date 1
- 6 Date 2 + 2 ans
- 7 Détails de fabrication
- 8 Références au manuel de mise en service
- 9 Adresse du fabricant / titulaire du certificat
- 10 Informations de stockage
- 11 Référence de commande + numéro de matériau
- 12 Code matriciel avec numéro DK8014-xx/de matériau
- 13 Marquage CE + agréments
- 14 Code matriciel avec numéro de série
- 15 Numéro de série
- 16 Image du produit

4.2.4 Symboles sur l'appareil


Symbole	Signification
\triangle	AVERTISSEMENT! Ce symbole vous avertit d'une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Consulter la documentation de l'appareil de mesure pour connaître le type de danger potentiel et les mesures à prendre pour l'éviter.
<u> </u>	Renvoi à la documentation Renvoie à la documentation d'appareil correspondante.
	Prise de terre de protection Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.

5 Stockage et transport

5.1 Conditions de stockage

Respecter les consignes suivantes lors du stockage :

- ► Conserver dans l'emballage d'origine en guise de protection contre les chocs.
- ▶ Protéger du rayonnement solaire. Éviter les températures de surface trop élevées.
- ▶ Stocker dans un endroit sec et sans poussière.
- ▶ Ne pas stocker à l'air libre.
- ▶ Empiler un maximum de 6 tubes de mesure jetables dans l'emballage carton.
- ▶ Ne pas stocker les tubes de mesure jetables pendant plus de 2 ans.




A0054168

Température de stockage → 🖺 319


5.2 Transport du produit

Transporter l'appareil jusqu'au point de mesure dans son emballage d'origine.


5.2.1 Transport du tube de mesure jetable



 Transport dans la boîte, de l'entrepôt au sas d'air.




► Retirer la boîte en amont du premier sas d'air.




 Retirer le premier emballage en plastique à l'intérieur du sas d'air.





- ► Retirer le dernier emballage en plastique dans la salle blanche.
- Si le tube de mesure jetable est intégré dans une sonde avant la mise en service, l'emballage de stabilité doit rester en place pour protéger le tube de mesure.
- Retirer le tube de mesure jetable de l'emballage de stabilité et le fixer immédiatement dans le capteur.



▶ Remplacement du tube de mesure jetable \rightarrow 🖺 26

5.3 Mise au rebut de l'emballage

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables à 100 % :

- Emballage extérieur de l'appareil Film étirable en polymère conforme à la directive UE 2002/95/CE (RoHS)
- Emballage
 - Caisse en bois traitée selon la norme ISPM 15, confirmée par le logo IPPC
 - Carton conforme à la directive européenne sur les emballages 94/62EC, recyclabilité confirmée par le symbole Resy
- Matériaux de transport et dispositifs de fixation
 - Palette jetable en matière plastique
 - Bandes en matière plastique
 - Ruban adhésif en matière plastique
- Matériau de remplissage Rembourrage papier

20 Endress+Hauser

A005416


6 Montage

6.1 Exigences liées au montage

6.1.1 Position de montage


Point de montage

Montage sur panneau avant




📵 3 Caractéristique de commande "Version de l'appareil", option NA "Montage sur panneau avant"

Version de table



- 4 Caractéristique de commande "Version de l'appareil", option NE "Version de table"
- 1 Fixer l'appareil à la table à l'aide du câble fourni, en le faisant passer par le trou situé à l'arrière.

Position de montage



6.1.2 Exigences en matière d'environnement et de process

Gamme de température ambiante

Appareil de mesure	+5 +40 °C (+41 +104 °F)
	$-20 \dots +60$ °C ($-4 \dots +140$ °F) La lisibilité de l'affichage peut être altérée à des températures situées en dehors de la gamme de température.

Proposition Dépendance entre la température ambiante et la température du produit → 🖺 320

Vibrations

La fiabilité de fonctionnement du système de mesure n'est pas affectée par les vibrations de l'installation.

6.1.3 Instructions de montage spéciales

Autovidangeabilité

Lorsque l'appareil est monté avec la cale faisant pointer le capteur vers le haut, les tubes de mesure peuvent être vidangés complètement et protégés contre le colmatage.

Stérilité

Lors de l'installation dans des applications stériles, se reporter aux informations contenues dans la section "Certificats et agréments/stérilité" → 🗎 325

Biotechnologie

Lors de l'installation dans des applications biotechnologiques, voir les informations de la section "Certificats et agréments/biotechnologie" $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 325$

Vérification du zéro et ajustage du zéro

Lors de la mise en service, les deux composants (capteur et tube de mesure jetable) sont combinés en une seule unité pour la première fois. L'utilisation de la vérification Heartbeat automatisée pendant la mise en service confirme non seulement la validité de l'étalonnage en usine du tube de mesure jetable, mais vérifie également l'ensemble du débitmètre, y compris le capteur, le transmetteur et le composant jetable installé, dans le cadre d'une étendue de test définie.

Les paramètres clés, tels que le facteur d'étalonnage du tube de mesure jetable et d'autres informations relatives à l'appareil déterminées lors de l'étalonnage en usine, doivent rester inchangés. La mise en service comprend également un ajustage du point zéro de l'appareil de mesure monté, rempli de liquide, afin de compenser les tolérances de fabrication du capteur.

Il en résulte une mise à jour du point zéro, qui peut s'écarter du point zéro original spécifié sur le certificat d'étalonnage en usine et qui est ensuite documenté dans le rapport de vérification Heartbeat Technology.

Pour obtenir la plus grande précision de mesure possible à faible débit, l'installation doit protéger le capteur des contraintes mécaniques pendant le fonctionnement.

Pour obtenir un point zéro représentatif, veiller à :

- empêcher tout débit dans l'appareil pendant l'ajustage
- garantir des conditions de process (p. ex. pression, température) stables et représentatives

La vérification et l'ajustage du zéro sont impossibles en présence des conditions de process suivantes :

- Poches de gaz
 - Veiller à ce que le système ait été suffisamment rincé avec le produit. Le rinçage répété peut aider à éliminer les poches de gaz.
- Circulation thermique
 - En cas de différences de température (p. ex. entre l'entrée du tube de mesure et la section de sortie), un débit induit peut même se produire si les vannes sont fermées en raison de la circulation thermique dans l'appareil
- Fuites sur les vannes
 - Si les vannes ne sont pas étanches, le débit n'est pas suffisamment limité lors de la détermination du point zéro

Si ces conditions ne peuvent pas être évitées, il est conseillé de conserver le réglage par défaut du point zéro.

6.2 Montage de l'appareil

6.2.1 Outils requis

Pour le capteur

Pour les raccords process : utiliser un outil de montage approprié.

6.2.2 Préparation de l'appareil de mesure

▶ Retirer tous les emballages de transport restants.


6.2.3 Montage de l'appareil de mesure

- Caractéristique de commande "Version de l'appareil", option NE "Version de table"
 Cette version est entièrement montée.
- Caractéristique de commande "Version de l'appareil", option NA "Montage sur panneau avant"


Cette version est montée dans un panneau avant.

- 📔 Le capteur est conçu pour les épaisseurs de tôle suivantes :
 - 3 mm
 - 5 mm
 - 7 mm


Monter le capteur dans le panneau avant.




► Retirer les vis.



▶ Retirer la cale intérieure. Selon la position de montage, tourner la cale extérieure. Position de montage → $\stackrel{ ext{log}}{=}$ 21




➤ Pousser le capteur avec la cale (à l'extérieur) dans l'ouverture préparée dans le panneau avant.



A0054240


▶ Faire glisser de l'intérieur la cale sur le capteur.




▶ Visser le capteur aux cales.

6.2.4 Remplacement du tube de mesure jetable


La version de l'appareil, option NE "Version de table", doit être fixée à la table avec le support.




► Ouvrir le levier.




► Tirer le levier vers le haut.



- Retirer le tube de mesure jetable.
- Attendre jusqu'à l'apparition du message de diagnostic : Capteur inconnu. Insérer le tube de mesure jetable.



► Abaisser le levier.




A0054163

- ▶ Tourner le levier jusqu'à la butée.
- Après l'insertion du tube de mesure jetable, ce message de diagnostic apparaît à l'affichage après 30
- secondes au plus tard : Initialisation de l'appareil active.

 Heartbeat Verification et l'étalonnage du point zéro sont effectués automatiquement. Ce message de diagnostic est affiché pendant ce temps : Initialisation de l'appareil active.

 Heartbeat Verification et l'étalonnage du point zéro ont été effectués : aucun message de diagnostic n'est

28



A0056826

- ▶ Remplir le système de liquide (densité : $800 \dots 1500 \text{ kg/m}^3 (1764 \dots 3307 \text{ lb/cf})$).
- ► Empêcher tout écoulement.
- ▶ Le rinçage répété peut aider à éliminer les poches de gaz.
- ▶ Réinitialiser l'appareil : Sur l'afficheur Expert → Capteur → Composant à usage unique → Mise en service, en utilisant le registre Modbus 26321-1 ou Profinet.
- ► Heartbeat Verification et l'étalonnage du point zéro sont effectués. Ce message de diagnostic est affiché pendant ce temps : Initialisation de l'appareil active.
- ► Heartbeat Verification et l'étalonnage du point zéro ont été effectués : aucun message de diagnostic n'est affiché.
- ► Télécharger le rapport de vérification Heartbeat Technology : pour plus d'informations sur la gestion des données, voir le manuel de mise en service de l'appareil
- ▶ L'appareil est prêt à fonctionner.

6.2.5 Montage du boîtier du transmetteur : Proline 500 – numérique

ATTENTION

Température ambiante trop élevée!

Risque de surchauffe de l'électronique et possibilité de déformation du boîtier.

▶ Ne pas dépasser la température ambiante maximale autorisée.

ATTENTION


Une contrainte trop importante peut endommager le boîtier!

► Eviter les contraintes mécaniques trop importantes.

Montage mural

Outils requis :

Percer avec un foret de Ø 6,0 mm



■ 5 Unité de mesure mm (in)

L Dépend de la caractéristique de commande "Boîtier du transmetteur"

Caractéristique de commande "Boîtier du transmetteur" Option $\bf A$, aluminium, revêtu : L=14 mm (0,55 in)

- 1. Percer les trous.
- 2. Placer les chevilles dans les perçages.
- 3. Visser légèrement les vis de fixation.
- 4. Placer le boîtier de transmetteur sur les vis de fixation et l'accrocher.
- 5. Serrer les vis de fixation.

6.3 Contrôle du montage

L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ?	
L'appareil de mesure correspond-il aux spécifications du point de mesure ? Par exemple : Température de process → 🖹 320 Pression (voir la section "Diagramme de pression et de température" du document "Information technique"). Température ambiante Gamme de mesure	
La bonne position de montage a-t-elle été choisie pour le capteur ? Selon le type de capteur Selon la température du produit à mesurer Selon les propriétés du produit mesuré (dégazage, chargé de matières solides)	
La flèche sur le raccord process correspond-elle au sens d'écoulement du produit ?	
Le nom de repère et le marquage sont-ils corrects (contrôle visuel) ?	
La vis de fixation est-elle fermement serrée ?	

7 Raccordement électrique

AVERTISSEMENT

Composants sous tension! Toute opération effectuée de manière incorrecte sur les connexions électriques peut provoquer une décharge électrique.

- ► Installer un dispositif de sectionnement (interrupteur ou disjoncteur de puissance) permettant de couper facilement l'appareil de la tension d'alimentation.
- ► En plus du fusible de l'appareil, inclure une protection contre les surintensités avec max. 10 A dans l'installation.

7.1 Sécurité électrique

Conformément aux réglementations nationales applicables.

7.2 Exigences de raccordement

7.2.1 Outils requis

- Pour les entrées de câble : utiliser un outil approprié
- Pince à dénuder
- En cas d'utilisation de câbles toronnés : pince à sertir pour extrémité préconfectionnée
- Pour retirer les câbles des bornes : tournevis plat ≤ 3 mm (0,12 in)

7.2.2 Exigences relatives au câble de raccordement

Les câbles de raccordement mis à disposition par le client doivent satisfaire aux exigences suivantes.

Câble de terre de protection pour la borne de terre externe

Section de conducteur < 2,1 mm² (14 AWG)

L'utilisation d'une cosse de câble permet de raccorder des sections plus importantes.

L'impédance de la mise à la terre doit être inférieure à 2 Ω .

Gamme de température admissible

- Les directives d'installation en viqueur dans le pays d'installation doivent être respectées.
- Les câbles doivent être adaptés aux températures minimales et maximales attendues.

Câble d'alimentation électrique (y compris conducteur pour la borne de terre interne)

Câble d'installation normal suffisant.

Câble de signal



Pour les transactions commerciales, tous les câbles de signal doivent être blindés (tresse de cuivre étamée, couverture optique \geq 85 %). Le blindage de câble doit être raccordé des deux côtés.

Ethernet-APL

Câble blindé à paires torsadées. Le type de câble A est recommandé.

Voir https://www.profibus.com Livre blanc Ethernet-APL"

Sortie courant 0 /4 ... 20 mA (sauf HART)

Câble d'installation standard suffisant

Sortie impulsion/fréquence /tor

Câble d'installation standard suffisant

Sortie relais

Câble d'installation standard suffisant

Entrée courant 4 ... 20 mA

Câble d'installation standard suffisant

Entrée état

Câble d'installation standard suffisant

Diamètre de câble

■ Raccords de câble fournis : M20 × 1,5 avec câble Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)

Bornes à ressort : Adaptées aux torons et torons avec extrémités préconfectionnées.
 Section de câble 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 12 AWG).

Choix du câble de raccordement entre le transmetteur et le capteur

A : Câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur : Proline 500 – numérique Câble standard

Un câble standard avec les spécifications suivantes peut être utilisé comme câble de raccordement.

Construction	2x2 fils (paires torsadées) ; fils CU toronnés avec blindage commun
Blindage	Tresse en cuivre étamée, couvercle optique ≥ 85 %
Résistance de boucle	Câble d'alimentation (+, –) : maximum 10 Ω
Longueur de câble	Maximum 300 m (900 ft), voir le tableau suivant.
Connecteur d'appareil, côté 1	Connecteur M12 femelle, 5 broches, codage A.
Connecteur d'appareil, côté 2	Connecteur M12 mâle, 5 broche, codage A.
Broches 1+2	Fils raccordés en paire torsadée.
Broches 3+4	Fils raccordés en paire torsadée.

Section	Longueur de câble [max.]
0,34 mm ² (AWG 22)	80 m (240 ft)
0,50 mm ² (AWG 20)	120 m (360 ft)
0,75 mm ² (AWG 18)	180 m (540 ft)
1,00 mm ² (AWG 17)	240 m (720 ft)
1,50 mm ² (AWG 15)	300 m (900 ft)

disponible en option

Construction	$2 \times 2 \times 0.34 \text{ mm}^2$ câble PUR avec blindage commun			
Résistance à la flamme	Selon DIN EN 60332-1-2 (60 secondes)			
Résistance aux huiles	istance aux huiles Selon DIN EN 60811-2-1 (pendant 168 h à 90 °C)			
Blindage	Tresse en cuivre étamée			

Température de service continue	Pose fixe : $-40 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-40 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$; pose mobile : $-25 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-13 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$
Longueurs de câble disponibles	Fixe: 2 m (6 ft), 5 m (15 ft), 10 m (30 ft)
Connecteur d'appareil, côté 1	Connecteur M12 femelle, 5 broche, codage A
Connecteur d'appareil, côté 2	Connecteur M12 mâle, 5 broches, codage A

7.2.3 Affectation des bornes

Transmetteur: tension d'alimentation, E/S

L'affectation des bornes des entrées et des sorties dépend de la version d'appareil commandée. L'affectation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cache-bornes.

Ten d'alime			Entrée/sortie 3		Entrée/sortie 4				
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		Affectation des bornes spécifique à l'appareil : étiquette autocollante dans cache-bornes.							

Boîtier de raccordement du transmetteur et du capteur : câble de raccordement

Le capteur et le transmetteur, qui sont montés dans des emplacements différents, sont interconnectés par un câble de raccordement. Le câble est connecté via le boîtier de raccordement du capteur et le boîtier du transmetteur.

7.2.4 Connecteurs d'appareil disponibles

Caractéristique de commande "Entrée ; sortie 1", option RB "PROFINET avec Ethernet-APL/SPE"

Caractéristique de commande	Entrée de câble/raccord		
"Raccordement électrique"	2 3		
L, N, P, U	Connecteur M12 × 1	_	

7.2.5 /SPE Affectation des broches du connecteur de l'appareil

3 4	Broche	Affectation	Codage	Connecteur mâle/ femelle
2——————————————————————————————————————	1	Signal APL -	A	Connecteur
	2	Signal APL +		femelle
	3	Blindage de câble ¹		
	4	Libre		

Boîtier de connecteur métallique	Blindage de câble		
$^{1}\mathrm{En}$ cas d'utilisation d'un blindage de câble			

7.2.6 Blindage et mise à la terre

La compatibilité électromagnétique (CEM) optimale du système de bus de terrain ne peut être garantie que si les composants système et, en particulier, les câbles sont blindés et que la continuité du blindage est assurée sur l'ensemble du réseau.

► Pour une protection CEM optimale, il convient de relier le blindage aussi souvent que possible à la terre de référence.

Pour répondre à ces deux exigences, il existe essentiellement trois types de blindage différents dans le système de bus de terrain :

- Blindage des deux côtés
- Blindage unilatéral côté alimentation avec terminaison capacitive au niveau du boîtier de terrain
- Blindage unilatéral côté alimentation


L'expérience montre que, dans la plupart des cas, les installations avec blindage du côté coupleur de segment (sans couplage capacitif) permettent d'obtenir les meilleurs résultats en matière de CEM. Des mesures appropriées en matière de raccordement des entrées doivent être prises pour permettre un fonctionnement sans restriction en présence d'interférences CEM. Ces mesures ont déjà été prises en compte pour cet appareil. Un fonctionnement selon NAMUR NE21 est ainsi assuré en cas de parasites.

- 1. Respecter les exigences et directives d'installation nationales lors de l'installation.
- 2. En cas de grandes différences de potentiel entre les différents points de mise à la terre,
 - raccorder uniquement un point du blindage directement à la terre de référence.
- 3. Dans les systèmes sans compensation de potentiel, le blindage de câble des systèmes de bus de terrain doivent être mis à la terre d'un seul côté, par exemple à l'unité d'alimentation du bus de terrain ou aux barrières de sécurité.

AVIS

Dans les installations sans compensation de potentiel, une mise à la terre multiple du blindage de câble engendre des courants de compensation à fréquence de réseau! Endommagement du blindage du câble de bus.

- ► Mettre à la terre le câble de bus uniquement d'un côté avec la terre locale ou le fil de terre.
- ► Isoler le blindage non raccordé.



■ 6 Exemple de raccordement pour PROFINET avec Ethernet-APL

- 1 Blindage de câble
- 2 Appareil de mesure
- 3 Mise à la terre locale
- 4 Compensation de potentiel
- 5 Liaison ou TCP
- 6 Commutateur de terrain

7.2.7 Préparation de l'appareil de mesure

Effectuer les étapes dans l'ordre suivant :

- 1. Monter le capteur et le transmetteur.
- 2. Boîtier de raccordement capteur : raccorder le câble de raccordement.
- 3. Transmetteur : raccorder le câble de raccordement.
- 4. Transmetteur : raccorder le câble de signal et le câble pour la tension d'alimentation.

AVIS

Etanchéité insuffisante du boîtier!

Le bon fonctionnement de l'appareil de mesure risque d'être compromis.

- ▶ Utiliser des presse-étoupe appropriés, adaptés au degré de protection de l'appareil.
- 1. Retirer le bouchon aveugle le cas échéant.
- 2. Si l'appareil de mesure est fourni sans les presse-étoupe :

 Mettre à disposition des presse-étoupe adaptés au câble de raccordement correspondant.
- 3. Si l'appareil de mesure est fourni avec les presse-étoupe : Respecter les exigences relatives aux câbles de raccordement → 🖺 31.

7.3 Raccordement de l'appareil: Proline 500 – numérique

AVIS

Un raccordement incorrect compromet la sécurité électrique!

- ► Seul le personnel spécialisé dûment formé est autorisé à effectuer des travaux de raccordement électrique.
- ▶ Respecter les prescriptions et réglementations nationales en viqueur.
- ▶ Respecter les règles de sécurité locales en vigueur sur le lieu de travail.
- ► Toujours raccorder le câble de terre de protection ⊕ avant de raccorder d'autres câbles.


7.3.1 Montage du câble de raccordement

AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement de l'électronique!


- ▶ Raccorder le capteur et le transmetteur à la même compensation de potentiel.
- ▶ Ne relier ensemble que les capteurs et transmetteurs portant le même numéro de série.

Raccordement du câble de raccordement : Proline 500 - numérique



A0053068

- 🖻 7 Caractéristique de commande "Version de l'appareil", option NA "Montage sur panneau avant"
- 1 Connecteur M12 femelle pour le raccordement du câble au boîtier de transmetteur
- 2 Borne de raccordement pour la compensation de potentiel (PE)
- 3 Câble de raccordement avec connecteur M12 et douille M12
- 4 Connecteur M12 mâle pour le raccordement du câble au capteur
- 5 Borne de raccordement pour la compensation de potentiel (PE)



■ 8 Caractéristique de commande "Version de l'appareil", option NE "Version de table"

- 1 Connecteur M12 femelle pour le raccordement du câble au boîtier de transmetteur
- 2 Borne de raccordement pour la compensation de potentiel (PE)
- 3 Câble de raccordement avec connecteur M12 et douille M12
- 4 Connecteur M12 mâle pour le raccordement du câble au capteur
- Borne de raccordement pour la compensation de potentiel (PE)
- Raccordement fixe entre la compensation de potentiel (PE)


Affectation des broches, connecteur d'appareil

Raccordement sur le transmetteur

	Broc he	Couleur ¹⁾		Affectation	Raccordeme nt à la borne
4 + 2	1	Brun	+	Tension d'alimentation	61
	2	Blanc	-	Tension damnemation	62
3	3	Bleu	A	Communication ISEM	64
A0053073	4	Noir	В	Communication is Ewi	63
	5	-		_	-
		Codage		Mâle/femelle	
		A		Femelle	


1) Couleurs des fils du câble de raccordement

Raccordement sur le capteur




1) Couleurs des fils du câble de raccordement

7.3.2 Raccordement du transmetteur



- Borne de raccordement pour la tension d'alimentation
- Borne de raccordement pour la transmission de signaux, entrée/sortie
- 3 Borne de raccordement pour la transmission de signaux, entrée/sortie
- Borne de raccordement pour le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur
- Borne de raccordement pour la transmission de signal, entrée/sortie ; en option : connexion pour antenne WLAN externe
- Terre de protection (PE)
- Outre le raccordement de l'appareil via , et les entrées/sorties disponibles, des options de raccordement supplémentaires sont également disponibles :


Raccordement du connecteur



- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- Ouvrir le cache-bornes.
- 4. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la baque d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 5. Dénuder le câble et ses extrémités et le raccorder au connecteur RJ45.

- 6. Raccorder la terre de protection.
- 7. Enficher le connecteur RJ45.
- 8. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - → Ainsi se termine le raccordement .

Raccordement de la tension d'alimentation et des entrées/sorties supplémentaires



- 1. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 2. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir des extrémités préconfectionnées.
- 3. Raccorder la terre de protection.
- 4. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes.
 - Affectation des bornes du câble de signal : L'affectation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cache-bornes.

- 5. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - ► Ainsi se termine le raccordement des câbles.
- 6. Fermer le cache-bornes.
- 7. Fermer le couvercle du boîtier.


AVERTISSEMENT

Suppression du degré de protection du boîtier en raison d'une étanchéité insuffisante de ce dernier !

- Visser la vis sans l'avoir graissée.
- 8. Serrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.

Retrait d'un câble

Pour retirer un câble de la borne :



■ 9 Unité de mesure mm (in)

- 1. Utiliser un tournevis plat pour appuyer sur la fente entre les deux trous de borne.
- 2. Retirer l'extrémité du câble de la borne.

7.3.3 Intégration du transmetteur dans un réseau

Cette section présente uniquement les options de base pour l'intégration de l'appareil dans un réseau.


Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour raccorder correctement le transmetteur .

Intégration via l'interface service

L'appareil est intégré via le raccordement à l'interface service (CDI-RJ45).

Tenir compte de ce qui suit lors du raccordement :

- Câble recommandé : CAT5e, CAT6 ou CAT7, avec connecteur blindé (p. ex. marque : YAMAICHI ; réf. Y-ConProfixPlug63/Prod. ID produit : 82-006660)
- Épaisseur de câble maximale : 6 mm
- Longueur du connecteur, y compris protection anti-pli : 42 mm
- Rayon de courbure : 5 x épaisseur du câble



A00338

1 Interface de service (CDI-RJ45)

Caractéristique de commande "Accessoires", option **NB** : "Adaptateur RJ45 M12 (interface service)"

L'adaptateur connecte l'interface service (CDI-RJ45) à un connecteur M12 monté dans l'entrée de câble. Le raccordement à l'interface service peut ainsi être établi via un connecteur M12 sans ouvrir l'appareil.

Compensation de potentiel 7.4

7.4.1 **Exigences**


Pour la compensation de potentiel :

- Tenir compte des concepts de mise à la terre internes
- Tenir compte des conditions de fonctionnement, telles que le matériau de la conduite et la mise à la terre
- Raccorder le produit, le capteur et le transmetteur au même potentiel électrique
- Pour la caractéristique de commande "Version de l'appareil", option NE "Version de table", le capteur et le transmetteur sont câblés en interne
- Utiliser un câble de terre d'une section minimale de 6 mm² (10 AWG) et une cosse de câble pour les raccords de compensation de potentiel


7.5 Instructions de raccordement spéciales

7.5.1 Exemples de raccordement

Sortie courant 4 ... 20 mA (sans HART)




- Exemple de raccordement pour sortie courant 4 ... 20 mA (active)
- Système d'automatisation avec entrée courant (p. ex. API)
- Unité d'affichage supplémentaire en option : respecter la charge limite 2
- Débitmètre avec sortie courant (active)



■ 11 Exemple de raccordement pour sortie courant 4 ... 20 mA (passive)


- Système d'automatisation avec entrée courant (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- Unité d'affichage supplémentaire en option : respecter la charge limite
- Transmetteur avec sortie courant (passive)

Entrée courant 4 ... 20 mA




- \blacksquare 12 Exemple de raccordement pour l'entrée courant 4 ... 20 mA
- 1 Alimentation électrique
- 2 Appareil de mesure externe avec sortie courant passive 4 ... 20 mA. p. ex. pression ou température)
- 3 Transmetteur avec entrée courant 4 ... 20 mA

Sortie impulsion / sortie fréquence / sortie tout ou rien



🖻 13 🛮 Exemple de raccordement pour sortie impulsion / sortie fréquence / sortie tout ou rien (active)


- 1 Système d'automatisation avec entrée impulsion / entrée fréquence / entrée commutation (p. ex. API)
- 2 Transmetteur avec sortie impulsion / sortie fréquence / sortie tout ou rien (active)



■ 14 Exemple de raccordement pour sortie impulsion / sortie fréquence / sortie tout ou rien (passive)

- 1 Système d'automatisation avec entrée impulsion / entrée fréquence / entrée commutation (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur avec sortie impulsion / sortie fréquence / sortie tout ou rien (passive)


Sortie relais



■ 15 Exemple de raccordement pour sortie relais

- 1 Système d'automatisation avec entrée tout ou rien (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur avec sortie relais

Entrée état



■ 16 Exemple de raccordement pour l'entrée état

- 1 Système d'automatisation avec sortie tout ou rien passive p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur avec entrée d'état

Ethernet-APL



Voir https://www.profibus.com Livre blanc Ethernet-APL"

7.6 Réglages hardware

7.6.1 Réglage du nom de l'appareil

Le nom de repère d'un point de mesure permet de l'identifier rapidement au sein d'une installation. Le nom d'appareil assigné en usine peut être changé à l'aide des commutateurs DIP ou du système d'automatisation.

ЕН	Endress+Hauser
500	Transmetteur
XXXX	Numéro de série de l'appareil

Le nom d'appareil actuellement utilisé est affiché dans Configuration \rightarrow Nom de la station .

Réglage du nom de l'appareil à l'aide des commutateurs DIP

La dernière partie du nom de l'appareil peut être réglée à l'aide des commutateurs DIP 1-8. La plage d'adresses se situe entre 1 et 254 (réglage par défaut : numéro de série de l'appareil)

Aperçu des commutateurs DIP


Commutateur DIP	Bit	Description
1	128	
2	64	
3	32	
4	16	Dartia configurable du nom de l'approvail
5	8	Partie configurable du nom de l'appareil
6	4	
7	2	
8	1	

Commutateur DIP	ON/OFF	Bit	Nom de l'appareil
1	OFF	_	
2	ON	64	
37	OFF	-	
8 ON		1	
Numéro de série de l'appareil :		065	

Réglage du nom de l'appareil : Proline 500 - numérique

Risque de choc électrique si le boîtier du transmetteur est ouvert.

- ► Avant d'ouvrir le boîtier du transmetteur :
- ▶ Déconnecter l'appareil de l'alimentation.
- L'adresse IP par défaut peut **ne pas** être activée → 🖺 46.



A0034497

- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.
- 4. Régler le nom d'appareil souhaité à l'aide des commutateurs DIP correspondants sur le module électronique E/S.
- 5. Remonter le transmetteur dans l'ordre inverse.
- 6. Reconnecter l'appareil à l'alimentation électrique.
 - └ L'adresse appareil configurée est utilisée une fois que l'appareil est redémarré.

Réglage du nom de l'appareil via le système d'automatisation

Les commutateurs DIP 1-8 doivent tous être réglés sur **OFF** (réglage par défaut) ou tous sur **ON** pour pouvoir régler le nom de l'appareil via le système d'automatisation.

Le nom d'appareil complet (nom de station) peut être modifié individuellement via le système d'automatisation.




- Le numéro de série utilisé comme partie du nom de l'appareil dans le réglage usine n'est pas sauvegardé. Il n'est pas possible de remettre le nom de l'appareil au réglage usine avec le numéro de série. Le nom de l'appareil est vide après la réinitialisation.
- Lors de l'attribution du nom d'appareil via le système d'automatisation : assigner le nom en lettres minuscules.

7.6.2 Activation de l'adresse IP par défaut

Activation de l'adresse IP par défaut via le commutateur DIP : Proline 500 - numérique

Risque de choc électrique si le boîtier du transmetteur est ouvert.

- ► Avant d'ouvrir le boîtier du transmetteur :
- ► Déconnecter l'appareil de l'alimentation.



- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.
- **4.** Mettre le commutateur DIP n° 2 sur le module électronique E/S de **OFF** \rightarrow **ON**.
- 5. Procéder au remontage du transmetteur dans l'ordre inverse.
- 6. Reconnecter l'appareil à l'alimentation électrique.
 - L'adresse IP par défaut est utilisée une fois que l'appareil est redémarré.


7.7 Garantir l'indice de protection

L'appareil de mesure satisfait à toutes les exigences de l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X.

Afin de garantir l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X, exécuter les étapes suivantes après le raccordement électrique :

- 1. Vérifier que les joints du boîtier sont propres et correctement mis en place.
- 2. Le cas échéant, sécher les joints, les nettoyer ou les remplacer.
- 3. Serrer fermement toutes les vis du boîtier et les couvercles à visser.
- 4. Serrer fermement les presse-étoupe.
- 5. Afin d'empêcher la pénétration d'humidité dans l'entrée de câble :

 Poser le câble de sorte qu'il forme une boucle vers le bas avant l'entrée de câble ("piège à eau").



A0029278


6. Les presse-étoupe fournis ne garantissent pas la protection du boîtier en cas d'utilisation. Ils doivent par conséquent être remplacés par des bouchons aveugles correspondant à la protection du boîtier.

7.8 Contrôle du raccordement

L'appareil et le câble sont-ils intacts (contrôle visuel) ?	
La mise à la terre est-elle correctement réalisée ?	
Les câbles utilisés satisfont-ils aux exigences ?	
Les câbles installés sont-ils exempts de toute contrainte et posés de façon sûre ?	
Tous les presse-étoupe sont-ils montés, serrés fermement et étanches ? Chemin de câble avec "piège à eau" → 🖺 47 ?	
L'affectation des bornes est-elle correcte ?	
Des bouchons aveugles sont-ils insérés dans les entrées de câble non utilisées et les bouchons de transport ont-ils été remplacés par des bouchons aveugles ?	

8 Options de configuration

8.1 Aperçu des options de configuration




10046336

- 1 Configuration sur site via le module d'affichage
- 2 Ordinateur avec navigateur web (p. ex. Internet Explorer) ou avec outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SMT70
- 4 Terminal portable mobile
- 5 Système d'automatisation (p. ex. API)

8.2 Structure et principe de fonctionnement du menu de configuration

8.2.1 Structure du menu de configuration

Pour un aperçu du menu de configuration pour les experts : voir le document "Description des paramètres de l'appareil" fourni avec l'appareil $\Rightarrow \implies 328$



■ 17 Structure schématique du menu de configuration

8.2.2 Concept de configuration


Les différentes parties du menu de configuration sont affectées à des rôles utilisateur déterminés (p. ex. utilisateur, maintenance, etc.). Chaque rôle utilisateur contient des tâches typiques au sein du cycle de vie de l'appareil.

Menu/pa	aramètre	Rôle utilisateur et tâches	Contenu/signification
Language	Orienté tâches	Rôle "Opérateur", "Chargé de maintenance" Tâches en cours de fonctionnement :	 Définition de la langue d'interface Définition de la langue de service du serveur Web Remise à zéro et contrôle de totalisateurs
Fonctionne ment		 Configuration de l'affichage de fonctionnement Lecture des valeurs mesurées 	 Configuration de l'affichage de fonctionnement (p. ex. format d'affichage, contraste d'affichage) Remise à zéro et contrôle de totalisateurs
Configuratio		Rôle "Chargé de maintenance" Mise en service : Configuration de la mesure Configuration des entrées et sorties Configuration de l'interface de communication	Assistants pour une mise en service rapide: Configuration des unités système Configuration de l'interface de communication Définition du produit Affichage de la configuration E/S Configuration des entrées Configuration des sorties Configuration de l'affichage de fonctionnement Configuration de la suppression des débits de fuite Configuration de la détection de tube partiellement rempli Configuration étendue Configuration plus précise de la mesure (adaptation aux conditions de mesure particulières) Configuration des totalisateurs Configuration des paramètres WLAN Administration (Définition code d'accès, remise à zéro de l'appareil de mesure)
Diagnostic		Rôle "Chargé de maintenance" Suppression des défauts: Diagnostic et suppression de défauts de process et d'appareil Simulation des valeurs mesurées	Contient tous les paramètres pour la détermination et l'analyse des défauts de process et d'appareil : Liste de diagnostic Contient jusqu'à 5 messages de diagnostic actuels. Journal d'événements Contient les messages d'événement apparus. Information appareil Contient des informations pour l'identification de l'appareil Valeur mesurée Contient toutes les valeurs mesurées actuelles. Sous-menu Enregistrement des valeurs mesurées avec l'option de commande "HistoROM étendue" Stockage et visualisation des valeurs mesurées Heartbeat Technology Vérification de la fonctionnalité de l'appareil sur demande et documentation des résultats de vérification Simulation Sert à la simulation des valeurs mesurées ou des valeurs de sortie.

Menu/paramètre Rôle utilisateur et tâ		Rôle utilisateur et tâches	Contenu/signification
Expert	Orienté fonctions	Tâches qui nécessitent des connaissances détaillées du principe de fonctionnement de l'appareil : • Mise en service de mesures dans des conditions difficiles • Adaptation optimale de la mesure à des conditions difficiles • Configuration détaillée de l'interface de communication • Diagnostic des défauts dans des cas difficiles	Contient tous les paramètres de l'appareil et permet un accès direct à ces derniers au moyen d'un code d'accès. Ce menu est organisé d'après les blocs de fonctions de l'appareil : Système Contient tous les paramètres d'appareil d'ordre supérieur, qui n'affectent ni la mesure ni la communication des valeurs mesurées Capteur Configuration de la mesure. Entrée Configuration de l'entrée état Sortie Configuration des sorties courant analogiques ainsi que de la sortie impulsion/fréquence et tor Communication Configuration de l'interface de communication numérique et du serveur web Application Configuration des fonctions qui vont au-delà de la mesure proprement dite (p. ex. totalisateur) Diagnostic Détermination et analyse des défauts de process et d'appareil, simulation de l'appareil et Heartbeat Technology.

8.3 Accès au menu de configuration via afficheur local

8.3.1 Affichage de fonctionnement



A002934

- 1 Affichage de fonctionnement
- 2 Désignation de l'appareil
- 3 Zone d'état
- Zone d'affichage pour les valeurs mesurées (jusqu'à 4 lignes)
- 5 Éléments de configuration → 🖺 58

Zone d'état

Dans la zone d'état de l'affichage opérationnel apparaissent en haut à droite les symboles suivants :

- Signaux d'état → 🖺 222
 - **F** : Défaut
 - **C** : Test fonctionnement
 - **S** : Hors spécifications
 - **M** : Maintenance nécessaire
- Comportement diagnostic → 🖺 223
 - 🐼 : Alarme
 - <u>∧</u> : Avertissement
- 🛈 : Verrouillage (l'appareil est verrouillé via le hardware)
- 👄 : Communication (la communication via la configuration à distance est active)

Zone d'affichage

Dans la zone d'affichage, chaque valeur mesurée est précédée d'un type de symbole déterminé en guise d'explication détaillée :

Variables mesurées

Symbole	Signification
ṁ	Débit massique
Ü	Débit volumiqueDébit volumique corrigé
ρ	 Masse volumique Masse volumique de référence
4	Température

Le nombre et le format d'affichage des variables mesurées peuvent être configurés via le paramètre **Format d'affichage** $(\rightarrow \implies 128)$.

Totalisateur

Symbole	Signification
Σ	Totalisateur Par l'intermédiaire du numéro de voie est indiqué lequel des trois totalisateurs est affiché.

Entrée

Symbole	Signification
€	Entrée état

Numéros de voies de mesure


Symbole	Signification
14	Voie 14 Le numéro de la voie de mesure est affiché uniquement s'il existe plusieurs voies pour le même type de variable mesurée (p. ex. totalisateur 1 à 3).

Comportement diagnostic

Symbole	Signification
8	Alarme La mesure est interrompue. Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré.
Δ	Avertissement La mesure est reprise. Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré.

Le comportement de diagnostic se rapporte à un événement de diagnostic qui est pertinent pour la variable mesurée affichée.

8.3.2 Vue navigation




- 4 Zone d'affichage pour la navigation
 - Éléments de configuration → 🖺 58

Chemin de navigation

Le chemin de navigation vers la position actuelle est affiché en haut à gauche dans la vue navigation et se compose des éléments suivants :

- Symbole d'affichage pour le menu/sous-menu (►) ou l'assistant (►).
- Symbole d'omission (/ ../) pour les niveaux intermédiaires du menu de configuration.
- Nom du sous-menu actuel, de l'assistant ou du paramètre



Pour plus d'informations sur les symboles dans le menu, voir le chapitre "Zone d'affichage" $\rightarrow \stackrel{\cong}{=} 54$

Zone d'état

Dans la zone d'état de la vue navigation apparaît en haut à droite :

- Dans le sous-menu
 - Le code d'accès direct au paramètre (p. ex. 0022-1)
 - En cas d'événement de diagnostic, le niveau diagnostic et le signal d'état
- Dans l'assistant

En cas d'événement de diagnostic, le niveau diagnostic et le signal d'état

Pour plus d'informations sur le niveau diagnostic et le signal d'état → \(\Big) 222
 Pour plus d'informations sur la fonction et l'entrée du code d'accès direct → \(\Big) 60

Zone d'affichage

Menus

Symbole	Signification	
P	Fonctionnement apparaît : Dans le menu à côté de la sélection "Fonctionnement" À gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Fonctionnement	

۶	Configuration apparaît: Dans le menu à côté de la sélection "Configuration" A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Configuration
્ટ.	Diagnostic apparaît : ■ Dans le menu à côté de la sélection "Diagnostic" ■ À gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Diagnostic
3,€	Expert apparaît: Dans le menu à côté de la sélection "Expert" A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Expert

Sous-menus, assistants, paramètres

	Symbole	Signification	
	•	Sous-menu	
Assistants		Assistants	
	Ø.	Paramètre au sein d'un assistant Il n'existe pas de symbole d'affichage pour les paramètres au sein de sous-menus.	

Procédure de verrouillage


Symbole	Signification	
û	Paramètre verrouillé S'il apparaît devant le nom du paramètre, cela signifie que le paramètre est verrouillé. Par un code d'accès spécifique à l'utilisateur Par le commutateur de verrouillage hardware	

Assistants

Symbole	Signification
-	Retour au paramètre précédent.
✓	Confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre suivant.
E	Ouvre la vue d'édition du paramètre.

8.3.3 Vue d'édition


Editeur numérique



 \blacksquare 18 Pour entrer des valeurs dans les paramètres (par ex. seuils)

- 1 Zone d'affichage de l'entrée
- 2 Masque de saisie
- 3 Confirmer, effacer ou rejeter l'entrée
- Eléments de configuration

Éditeur de texte



- Pour entrer du texte dans les paramètres (p. ex. désignation de l'appareil)
- 1 Zone d'affichage de l'entrée
- Masque de saisie actuel 2
- 3 Changer le masque de saisie
- Éléments de configuration
- 5 Déplacer la position de saisie
- 6 Effacer l'entrée
- Rejeter ou confirmer l'entrée

A l'aide des élément de configuration dans la vue édition

Touche de configuration	Signification	
	Touche Moins Déplace la position d'entrée vers la gauche.	
+	Touche Plus Déplace la position d'entrée vers la droite.	

Touche de configuration	Signification	
E	Touche Enter ■ Un appui bref sur la touche confirme la sélection. ■ Une pression sur la touche pendant 2 s confirme l'entrée.	
Combinaison de touches Escape (appuyer simultanément sur les touches) Ferme la vue d'édition sans accepter une modification.		

Masques de saisie

Symbole	Signification
А.,	Majuscule
a	Minuscule
1	Nombres
+*	Signes de ponctuation et caractères spéciaux : = + - * / 2 3 1 / 4 1 / 2 3 / 4 () [] < > { }
@	Signes de ponctuation et caractères spéciaux : '" ` ^. , ; : ? ! % μ ° \in \$ £ ¥ § @ # / \ I ~ & _
ä	Trémas et accents

Contrôle de l'entrée des données

Symbole	Signification	
←→	Déplacer la position de saisie	
X	Rejeter l'entrée	
4	Valider l'entrée	
**	Effacer immédiatement le caractère à gauche de la position de saisie	
del	Effacer immédiatement le caractère à droite de la position de saisie	
С	Effacer tous les caractères entrés	

8.3.4 Éléments de configuration

Touche de configuration	Signification		
	Touche Moins		
	Dans un menu, un sous-menu Déplace la barre de sélection vers le haut dans une liste de sélection		
	Dans les assistants Revient au paramètre précédent		
	Dans l'éditeur alphanumérique Déplace la position d'entrée vers la gauche.		
	Touche Plus		
	Dans un menu, un sous-menu Déplace la barre de sélection vers le bas dans une liste de sélection		
(+)	Dans les assistants Passe au paramètre suivant		
	Dans l'éditeur alphanumérique Déplace la position d'entrée vers la droite.		
	Touche Entrée		
	Dans l'affichage de fonctionnement Une pression brève sur la touche ouvre le menu de configuration.		
	Dans un menu, un sous-menu Pression brève sur la touche :		
	Ouvre le menu, sous-menu ou paramètre sélectionné.		
E	 Démarre l'assistant. Si un texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre. 		
	 Pression sur la touche pendant 2 s dans un paramètre : Si présent, ouvre le texte d'aide pour la fonction du paramètre. 		
	Dans les assistants Ouvre la vue d'édition du paramètre et confirme la valeur de ce dernier		
	Dans l'éditeur alphanumérique ■ Une pression brève sur la touche confirme la sélection. ■ Une pression sur la touche pendant 2 s confirme l'entrée.		
	Combinaison de touches Echap (presser simultanément les touches)		
<u></u> ++	 Dans un menu, un sous-menu Pression brève sur la touche : Ferme le niveau de menu actuel et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur. Si un texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre. Une pression sur la touche pendant 2 s permet de revenir à l'affichage de fonctionnement ("position HOME"). 		
	Dans les assistants Ferme l'assistant et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur		
	Dans l'éditeur alphanumérique Ferme la vue d'édition sans appliquer les modifications.		
	Combinaison de touches Moins/Entrée (appuyer simultanément sur les touches et les maintenir enfoncées)		
-+E	 Si le verrouillage des touches est activé : Une pression sur la touche pendant 3 s désactive le verrouillage des touches. Si le verrouillage des touches n'est pas activé : Une pression sur la touche pendant 3 s ouvre le menu contextuel qui contient l'option permettant d'activer le verrouillage des touches. 		

8.3.5 Ouverture du menu contextuel


À l'aide du menu contextuel, l'utilisateur peut appeler rapidement et directement à partir de l'affichage opérationnel les trois menus suivants :

- Configuration
- Sauvegarde des données
- Simulation

Ouverture et fermeture du menu contextuel

L'utilisateur se trouve dans l'affichage opérationnel.

- **1.** Appuyer sur les touches \Box et \Box pendant plus de 3 secondes.
 - Le menu contextuel s'ouvre.



40034400 EB

- 2. Appuyer simultanément sur ∃ + ±.
 - Le menu contextuel est fermé et l'affichage opérationnel apparaît.


Ouverture du menu via le menu contextuel

- 1. Ouvrir le menu contextuel.
- 2. Appuyer sur 🛨 pour naviguer vers le menu souhaité.
- 3. Appuyer sur 🗉 pour confirmer la sélection.
 - └ Le menu sélectionné s'ouvre.

8.3.6 Navigation et sélection dans une liste

Différents éléments de configuration servent à la navigation au sein du menu de configuration. Le chemin de navigation apparaît à gauche dans la ligne d'en-tête. Les différents menus sont caractérisés par les symboles placés devant, qui sont également affichés dans la ligne d'en-tête lors de la navigation.

Exemple : Réglage du nombre de valeurs mesurées affichées sur "2 valeurs"




8.3.7 Accès direct au paramètre

Pour pouvoir accéder directement à un paramètre via l'affichage local, un numéro est affecté à chaque paramètre. En entrant ce code d'accès dans le paramètre **Accès direct**, on accède directement au paramère souhaité.

Chemin de navigation

Expert → Accès direct

Le code d'accès direct se compose d'un nombre à 5 chiffres (au maximum) et du numéro qui identifie la voie d'une variable de process : p. ex. 00914-2. Celui-ci apparaît pendant la vue navigation à droite dans la ligne d'en-tête du paramètre sélectionné.



1 Code d'accès direct

Lors de l'entrée du code d'accès direct, tenir compte des points suivants :

- Les premiers zéros du code d'accès direct ne doivent pas être saisis.
 Exemple : Entrer "914" au lieu de "00914"
- Si aucun numéro de voie n'est entré, la voie 1 est ouverte automatiquement.
 Exemple : Entrer 00914 → paramètre Affecter variable process
- Si une voie différente est ouverte : Entrer le code d'accès direct avec le numéro de voie correspondant.

Exemple : Entrer 00914-2 → paramètre Affecter variable process

Pour les codes d'accès directs de chaque paramètre, voir le manuel "Description des paramètres de l'appareil" pour l'appareil correspondant


8.3.8 Affichage des textes d'aide

Il existe pour certains paramètres des textes d'aide que l'utilisateur peut appeler à partir de la vue navigation. Ceux-ci décrivent brièvement la fonction du paramètre et contribuent ainsi à une mise en service rapide et sûre.

Ouverture et fermeture du texte d'aide

L'utilisateur se trouve dans la vue navigation et la barre de sélection se trouve sur un paramètre.

- 1. Appuyer sur 🗉 pendant 2 s.
 - Le texte d'aide relatif au paramètre sélectionné s'ouvre.



A0014002-FR

- 20 Exemple : Texte d'aide pour le paramètre "Ent. code d'accès"
- 2. Appuyer simultanément sur \Box + \pm .
 - Le texte d'aide est fermé.

8.3.9 Modification des paramètres

Les paramètres peuvent être modifiés à l'aide de l'éditeur numérique ou de l'éditeur de texte.

- Editeur numérique : Modifier les valeurs dans un paramètre, par ex. spécifications pour les seuils.
- Editeur de texte : Entrer du texte dans un paramètre, par ex. désignation du repère.

Si la valeur entrée se situe en dehors de la plage de valeurs admissible, un message d'avertissement est émis.

Ent.code d'accès
Valeur rentrée invalide ou
en dehors de la plage
Min:0
Max:9999

A0014049-FR

Pour une description de la vue édition - comprenant un éditeur de texte et un éditeur numérique - avec les symboles → 🖺 56, pour une description des éléments de configuration → 🖺 58

8.3.10 Rôles utilisateur et leurs droits d'accès

Définir les droits d'accès des rôles utilisateurs

À la livraison, aucun code d'accès n'est encore défini. Les droits d'accès (accès en lecture et en écriture) à l'appareil ne sont pas limités et correspondent au rôle utilisateur "Maintenance".

- ▶ Définir le code d'accès.
 - Le rôle utilisateur "Opérateur" est redéfini en plus du rôle utilisateur "Maintenance". Les droit d'accès différent pour les deux rôles utilisateurs.

Droits d'accès aux paramètres : rôle utilisateur "Maintenance"

Statut du code d'accès	Accès en lecture	Accès en écriture
Aucun code d'accès n'a encore été défini (réglage par défaut).	V	V
Une fois un code d'accès défini.	V	✓ ¹⁾

L'utilisateur dispose uniquement d'un accès en écriture après avoir entré le code d'accès.

Droits d'accès aux paramètres : rôle utilisateur "Opérateur"

Statut du code d'accès	Accès en lecture	Accès en écriture
Une fois un code d'accès défini.	V	_ 1)

- Malgré le code d'accès défini, certains paramètres peuvent toujours être modifiés et sont ainsi exclus de la protection en écriture, étant donné qu'ils n'influencent pas la mesure : protection en écriture via code d'accès → 161
- Le rôle utilisateur actuellement utilisé est indiqué dans le Paramètre **Droits d'accès**.

 Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès

8.3.11 Désactivation de la protection en écriture via un code d'accès

Lorsque le symbole a apparaît sur l'afficheur local, devant un paramètre, cela signifie que ce dernier est protégé en écriture par un code d'accès spécifique à l'utilisateur et que sa valeur n'est actuellement pas modifiable via la configuration sur site $\rightarrow \textcircled{b}$ 161.

La protection en écriture des paramètres via la configuration sur site peut être désactivée en entrant le code d'accès spécifique à l'utilisateur dans le paramètre **Entrer code d'accès** (→ 🖺 135) via l'option d'accès respective.

- 1. Après avoir appuyé sur 🗉, on est invité à entrer le code d'accès.
- 2. Entrer le code d'accès.
 - Le symbole de placé devant les paramètres disparaît ; tous les paramètres précédemment protégés en écriture sont à nouveau déverrouillés.

8.3.12 Activer et désactiver le verrouillage des touches

Le verrouillage des touches permet de verrouiller l'accès à l'intégralité du menu de configuration via la configuration locale. Une navigation au sein du menu de configuration ou une modification des valeurs de paramètres individuels n'est ainsi plus possible. Seules les valeurs de l'affichage opérationnel peuvent êtres lues.

Le verrouillage des touches est activé et désactivé via le menu contextuel.

Activer le verrouillage des touches

- Le verrouillage des touches est activé automatiquement :
 - Si aucune commande n'a été réalisée sur l'appareil pendant > 1 minute.
 - Après chaque redémarrage de l'appareil.

Pour activer automatiquement le verrouillage des touches :

- 1. L'appareil se trouve dans l'affichage des valeurs mesurées. Appuyer sur les touches □ et © pendant 3 secondes.
- 2. Dans le menu contextuel, sélectionner l'option Verrouillage touche actif.
 - Le verrouillage des touches est activé.
- Si l'utilisateur essaie d'accéder au menu de configuration pendant que le verrouillage des touches est activé, le message **Verrouillage touche actif** apparaît.

Désactiver le verrouillage des touches

- ► Le verrouillage des touches est activé. Appuyer sur les touches ☐ et ☐ pendant 3 secondes.
 - Le verrouillage des touches est désactivé.

8.4 Accès au menu de configuration via le navigateur web

8.4.1 Étendue des fonctions

Avec le serveur web intégré, l'appareil peut être commandé et configuré via un navigateur web à l'aide d'Ethernet-APL, interface service (CDI-RJ45) ou l'interface WLAN. La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local. Outre les valeurs mesurées, des informations sur l'état de l'appareil sont affichées et peuvent être utilisées pour surveiller l'état de l'appareil. Par ailleurs, il est possible de gérer les données de l'appareil et de régler les paramètres de réseau.

L'accès au réseau est nécessaire pour la connexion Ethernet-APL.

Pour la connexion WLAN, un appareil doté d'une interface WLAN (à commander en option) est nécessaire : caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option G "4

lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN". L'appareil agit comme un Access Point et permet la communication par ordinateur ou par un terminal portable mobile.

Configuration requise 8.4.2

Hardware ordinateur

Hardware	Interface		
	CDI-RJ45	WLAN	
Interface	L'ordinateur doit avoir une interface RJ45. 1)	L'unité d'exploitation doit être équipée d'une interface WLAN.	
Raccordement	Câble Ethernet standard	Connexion via un réseau sans fil.	
Écran	Taille recommandée : ≥12" (selon la résolution de l'écran)		

Câble recommandé : CAT5e, CAT6 ou CAT7, avec connecteur blindé (p. ex. produit YAMAICHI ; réf. Y-ConProfixPlug63/Prod. ID: 82-006660)

Logiciel informatique

Software	Interface	
	CDI-RJ45	WLAN
Systèmes d'exploitation recommandés	 Microsoft Windows 8 ou plus récent. Systèmes d'exploitation mobiles : iOS Android Microsoft Windows XP et Windows 7 sont pris en charge. 	
Navigateurs web pris en charge	 Microsoft Internet Explorer 8 ou plus récent Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome Safari 	

Paramètres de l'ordinateur

Paramètres	Interface	
	CDI-RJ45	WLAN
Droits d'utilisateur	Des droits d'utilisateur appropriés (p. ex. droits d'administrateur) pour les paramètres TCP/IP et de serveur proxy sont nécessaires (p. ex. pour régler l'adresse IP, le masque de sous-réseau, etc.).	
Paramètres de serveur proxy du navigateur web	Le paramètre de navigateur web <i>Use a proxy server for your LAN</i> doit être désactivé .	
JavaScript	JavaScript doit être activé.	JavaScript doit être activé.
	Si JavaScript ne peut pas être activé : Entrer http://192.168.1.212/servlet/ basic.html dans la barre d'adresse du navigateur web. Une version simplifiée mais totalement fonctionnelle de la structure du menu de configuration démarre dans le navigateur web.	L'affichage WLAN nécessite le support de JavaScript.
	Lors de l'installation d'une nouvelle version de firmware : Pour activer l'affichage des données correct, effacer la mémoire temporaire (cache) sous les Options Internet dans le navigateur web.	

Paramètres	Interface		
	CDI-RJ45	WLAN	
Connexions réseau	Utiliser uniquement des connexions réseau actives avec l'appareil de mesure.		
	Désactiver toutes les autres connexions réseau, telles que WLAN par exemple.	Désactiver toutes les autres connexions réseau.	

En cas de problèmes de connexion : $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 219$

Appareil de mesure : Via interface service CDI-RJ45

Appareil	Interface service CDI-RJ45	
Appareil de mesure	L'appareil de mesure dispose d'une interface RJ45.	
Serveur web	Le serveur Web doit être activé ; réglage usine : ON Pour plus d'informations sur l'activation du serveur Web → 🖺 69	

Appareil de mesure : via interface WLAN

Appareil	Interface WLAN
Appareil de mesure	L'appareil de mesure dispose d'une antenne WLAN : Transmetteur avec antenne WLAN intégrée Transmetteur avec antenne WLAN externe
Serveur web	Le serveur web et le WLAN doivent être activés ; réglage par défaut : ON Pour plus d'informations sur l'activation du serveur Web → 69

8.4.3 Raccordement de l'appareil

Via l'interface service (CDI-RJ45)

Préparation de l'appareil de mesure

Proline 500 – numérique

- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. L'emplacement du connecteur dépend de l'appareil de mesure et de son protocole de communication.

Raccorder l'ordinateur au connecteur RJ45 via le câble Ethernet standard.

Proline 500

1. Selon la version de boîtier :

Desserrer le crampon de sécurité ou la vis de fixation du couvercle de boîtier.

2. Selon la version de boîtier :

Dévisser ou ouvrir le couvercle du boîtier.

3. Raccorder l'ordinateur au connecteur RJ45 via le câble Ethernet standard.

Configuration du protocole Internet de l'ordinateur

Les indications suivantes se rapportent aux réglages Ethernet par défaut de l'appareil.

Adresse IP de l'appareil : 192.168.1.212 (réglage usine)

L'adresse IP peut être affectée à l'appareil de diverses manières :

Adressage software :

L'adresse IP est entrée via le paramètre **Adresse IP** (→ **1** 96).

Commutateur DIP pour "Adresse IP par défaut" :
 Pour établir la connexion réseau via l'interface service (CDI-RJ45) : l'adresse IP fixe 192.168.1.212 est utilisée .

Pour établir une connexion réseau via l'interface service (CDI-RJ45) : régler le commutateur DIP "Adresse IP par défaut" sur **ON**. L'appareil de mesure a alors l'adresse IP fixe : 192.168.1.212. L'adresse IP fixe 192.168.1.212 peut maintenant être utilisée pour établir la connexion au réseau.

- 1. Via le commutateur DIP 2, activer l'adresse IP par défaut 192.168.1.212 : .
- 2. Mettre l'appareil de mesure sous tension.
- 4. Si une seconde carte réseau n'est pas utilisée, fermer toutes les applications du notebook.
 - Applications nécessitant Internet ou un réseau, par ex. e-mail, applications SAP, Internet ou Windows Explorer.
- 5. Fermer tous les navigateurs Internet ouverts.
- 6. Configurer les propriétés du protocole Internet (TCP/IP) selon tableau :

Adresse IP	192.168.1.XXX ; pour XXX, toutes les séquences numériques sauf : 0, 212 et 255 \rightarrow par ex. 192.168.1.213	
Masque de sous-réseau	255.255.255.0	
Passerelle par défaut	192.168.1.212 ou laisser les cases vides	

Via interface WLAN

Configuration du protocole Internet du terminal mobile

AVIS

Si la connexion WLAN est interrompue pendant la configuration, il se peut que les réglages effectués soient perdus.

► Veiller à ce que la connexion WLAN ne soit pas interrompue lors de la configuration de l'appareil.

AVIS

Noter ce qui suit pour éviter un conflit de réseau :

- ► Éviter d'accéder à l'appareil de mesure simultanément à partir du même terminal mobile via l'interface service (CDI-RJ45) et l'interface WLAN.
- ▶ N'activer gu'une seule interface service (CDI-RJ45 ou interface WLAN).
- ► Si une communication simultanée est nécessaire : configurer différentes plages d'adresse IP, p. ex. 192.168.0.1 (interface WLAN) et 192.168.1.212 (interface service CDI-RJ45).

Préparation du terminal mobile

► Activer le WLAN sur le terminal mobile.

Établissement d'une connexion WLAN entre le terminal mobile et l'appareil de mesure

- 1. Dans les réglages WLAN du terminal mobile : Sélectionner l'appareil de mesure à l'aide du SSID (p. ex. EH__500_A802000).
- 2. Si nécessaire, sélectionner la méthode de cryptage WPA2.


- 3. Entrer le mot de passe :
 - Numéro de série de l'appareil de mesure au départ usine (p. ex. L100A802000).
 - La LED sur le module d'affichage cliquote. Il est maintenant possible d'utiliser l'appareil de mesure avec le navigateur web, FieldCare ou DeviceCare.
- Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique.
- Pour garantir une affectation sûre et rapide du réseau WLAN au point de mesure, il est conseillé de changer le nom SSID. Il doit être possible d'attribuer clairement le nom SSID au point de mesure (p. ex. nom de repère) tel qu'il est affiché dans le réseau WLAN.

Terminer la connexion WLAN

► Après la configuration de l'appareil : Terminer la connexion WLAN entre le terminal mobile et l'appareil de mesure.

Démarrage du navigateur web

- 1. Démarrer le navigateur web sur le PC.
- 2. Entrer l'adresse IP du serveur web dans la ligne d'adresse du navigateur : 192.168.1.212



- Image de l'appareil
- 2 Nom de l'appareil
- Désignation du point de mesure
- Signal d'état
- Valeurs mesurées actuelles
- Langue d'interface
- Rôle utilisateur Code d'accès
- Login
- 10 Réinitialiser code d'accès (→ 🖺 157)
- Si la page de connexion n'apparaît pas ou si elle est incomplète → 🖺 219

8.4.4 Connexion


- 1. Sélectionner la langue de service souhaitée pour le navigateur.
- 2. Entrer le code d'accès spécifique à l'utilisateur.

3. Appuyer sur **OK** pour confirmer l'entrée.

Code d'accès	0000 (réglage par défaut) ; modifiable par le client
--------------	--

Si pendant 10 minutes aucune action n'est effectuée, le navigateur revient automatiquement à la page d'accès.

8.4.5 Interface utilisateur



- 1 Ligne de fonctions
- 2 Langue de l'afficheur local
- 3 Zone de navigation

Ligne d'en-tête

Les informations suivantes apparaissent dans la ligne d'en-tête :

- Nom de l'appareil
- Repère de l'appareil
- Etat de l'appareil avec signal d'état → 🖺 225
- Valeurs mesurées actuelles

Ligne de fonctions

Fonctions	Signification
Valeurs mesurées	Affiche les valeurs mesurées de l'appareil
Menu	 Accès au menu de configuration de l'appareil de mesure La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local Informations détaillées sur la structure du menu de configuration : Description des
	paramètres de l'appareil
État de l'appareil	Affiche les messages de diagnostic actuels, listés en fonction de leur priorité
Gestion des données	Échange de données entre l'ordinateur et l'appareil de mesure : Configuration de l'appareil : Charger les réglages depuis l'appareil (format XML, sauvegarde de la configuration) Sauvegarder les réglages dans l'appareil (format XML, restauration de la configuration) Journal des événements - Exporter le journal des événements (fichier .csv) Documents - Exporter les documents : Exporter le bloc de données de sauvegarde (fichier .csv, création de la documentation du point de mesure) Rapport de vérification (fichier PDF, disponible uniquement avec le pack application "Heartbeat Verification") Mise à jour du firmware - Flashage d'une version de firmware

Fonctions	Signification
Réseau	Configuration et vérification de tous les paramètres nécessaires à l'établissement d'une connexion avec l'appareil : Réglages du réseau (p. ex. adresse IP, adresse MAC) Informations sur l'appareil (p. ex. numéro de série, version logiciel)
Logout	Termine l'opération et retourne à la page de connexion

Zone de navigation

Les menus, les sous-menus et les paramètres associés peuvent être sélectionnés dans la zone de navigation.

Zone de travail

Selon la fonction sélectionnée et ses sous-menus, il est possible de procéder à différentes actions dans cette zone :

- Réglage des paramètres
- Lecture des valeurs mesurées
- Affichage des textes d'aide
- Démarrage d'un téléchargement

8.4.6 Désactivation du serveur web

Le serveur Web de l'appareil de mesure peut être activé et désactivé si nécessaire à l'aide du paramètre **Fonctionnalitée du serveur web**.

Navigation

Menu "Expert" → Communication → Serveur Web

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Fonctionnalitée du serveur web	Activer et désactiver le serveur web.	ArrêtHTML OffMarche	Marche

Étendue des fonctions du paramètre "Fonctionnalitée du serveur web"

Option	Description
Arrêt	 Le serveur web est complètement désactivé. Le port 80 est verrouillé.
HTML Off	La version HTML du serveur web n'est pas disponible.
Marche	 La fonctionnalité complète du serveur Web est disponible. JavaScript est utilisé. Le mot de passe est transféré en mode crypté. Toute modification du mot de passe sera également transférée en mode crypté.

Activation du serveur Web

Si le serveur Web est désactivé, il ne peut être réactivé qu'avec le paramètre **Fonctionnalitée du serveur web** via les options de configuration suivantes :

- Via afficheur local
- Via outil de configuration "FieldCare"
- Via outil de configuration "DeviceCare"

8.4.7 Déconnexion


- Avant la déconnexion, sauvegarder les données via la fonction **Gestion données** (charger la configuration de l'appareil) si nécessaire.
- 1. Sélectionner l'entrée **Logout** dans la ligne de fonctions.
 - └ La page d'accueil avec la fenêtre de Login apparaît.
- 2. Fermer le navigateur web.
- 3. Si elles ne sont plus utilisées :
 Réinitialiser les propriétés modifiées du protocole Internet (TCP/IP) → 🗎 65.
- Si la communication avec le serveur web a été établie via l'adresse IP par défaut 192.168.1.212, le commutateur DIP n°10 doit être réinitialisé (de $ON \rightarrow OFF$). Ensuite, l'adresse IP de l'appareil est à nouveau active pour la communication réseau.

8.5 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration

La structure du menu de configuration dans les outils de configuration est la même que via l'afficheur local.

8.5.1 Raccordement de l'outil de configuration

Via réseau APL



🗷 21 🛮 Possibilités de configuration à distance via réseau APL

- 1 Système/automate, p. ex. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Commutateur Ethernet, p. ex. Scalance X204 (Siemens)
- 3 Ordinateur avec navigateur web (p. ex. Internet Explorer) pour un accès au serveur web intégré ou à l'ordinateur avec outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare avec PROFINET COM DTM ou SIMATIC PDM avec package FDI)
- Interrupteur d'alimentation APL (en option)
- 5 Commutateur de terrain APL
- 6 Appareil de mesure

70

Interface service

Via l'interface service (CDI-RJ45)

Une connexion point-à-point peut être établie pour configurer l'appareil sur site. Avec le boîtier ouvert, la connexion est établie directement via l'interface service (CDI-RJ45) de l'appareil.


i

Un adaptateur pour connecteur RJ45 vers M12 est disponible en option :

Caractéristique de commande "Accessoires", option ${\bf NB}$: "Adaptateur RJ45 M12 (interface service)"

L'adaptateur connecte l'interface service (CDI-RJ45) à un connecteur M12 monté dans l'entrée de câble. Le raccordement à l'interface service peut être établi via un connecteur M12 sans ouvrir l'appareil.

Proline 500 - transmetteur numérique




■ 22 Raccordement via interface service (CDI-RJ45)

- Ordinateur avec navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour l'accès au serveur web intégré ou avec l'outil de configuration "FieldCare", "DeviceCare" avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 2 Câble de raccordement Ethernet standard avec connecteur RJ45
- 3 Interface service (CDI-RJ45) de l'appareil de mesure avec accès au serveur web intégré

Via interface WLAN

L'interface WLAN en option est disponible sur la version d'appareil suivante : Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN"



A003768

- 1 Transmetteur avec antenne WLAN intégrée
- 2 Transmetteur avec antenne WLAN externe
- 3 LED allumée en permanence : la réception WLAN est activée sur l'appareil de mesure
- 4 LED clignotante : connexion WLAN établie entre l'unité d'exploitation et l'appareil de mesure
- Ordinateur avec interface WLAN et navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour un accès au serveur web intégré ou avec outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare)
- 6 Terminal portable mobile avec interface WLAN et navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour un accès au serveur web intégré ou outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare)
- 7 Smartphone ou tablette (p. ex. Field Xpert SMT70)

Fonction	WLAN : IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz)
Cryptage	WPA2-PSK AES-128 (selon IEEE 802.11i)
Voies WLAN configurables	1 à 11
Indice de protection	IP67
Antennes disponibles	 Antenne interne Antenne externe (en option) En cas de mauvaises conditions de transmission/réception à l'emplacement de montage. Seule 1 antenne est active à tout moment!
Gamme	 Antenne interne: typiquement 10 m (32 ft) Antenne externe: typiquement 50 m (164 ft)
Matériaux (antenne externe)	 Antenne : Plastique ASA (acrylonitrile styrène acrylate) et laiton nickelé Adaptateur : Inox et laiton nickelé Câble : Polyéthylène Connecteur : Laiton nickelé Équerre de montage : Inox

Configuration du protocole Internet du terminal mobile

AVIS

Si la connexion WLAN est interrompue pendant la configuration, il se peut que les réglages effectués soient perdus.

► Veiller à ce que la connexion WLAN ne soit pas interrompue lors de la configuration de l'appareil.

AVIS

Noter ce qui suit pour éviter un conflit de réseau :

- ▶ Éviter d'accéder à l'appareil de mesure simultanément à partir du même terminal mobile via l'interface service (CDI-RJ45) et l'interface WLAN.
- ▶ N'activer qu'une seule interface service (CDI-RJ45 ou interface WLAN).
- ► Si une communication simultanée est nécessaire : configurer différentes plages d'adresse IP, p. ex. 192.168.0.1 (interface WLAN) et 192.168.1.212 (interface service CDI-RJ45).

Préparation du terminal mobile

► Activer le WLAN sur le terminal mobile.

Établissement d'une connexion WLAN entre le terminal mobile et l'appareil de mesure

- 1. Dans les réglages WLAN du terminal mobile : Sélectionner l'appareil de mesure à l'aide du SSID (p. ex. EH__500_A802000).
- 2. Si nécessaire, sélectionner la méthode de cryptage WPA2.
- 3. Entrer le mot de passe :

Numéro de série de l'appareil de mesure au départ usine (p. ex. L100A802000).

- La LED sur le module d'affichage clignote. Il est maintenant possible d'utiliser l'appareil de mesure avec le navigateur web, FieldCare ou DeviceCare.
- Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique.
- Pour garantir une affectation sûre et rapide du réseau WLAN au point de mesure, il est conseillé de changer le nom SSID. Il doit être possible d'attribuer clairement le nom SSID au point de mesure (p. ex. nom de repère) tel qu'il est affiché dans le réseau WLAN.

Terminer la connexion WLAN

► Après la configuration de l'appareil : Terminer la connexion WLAN entre le terminal mobile et l'appareil de mesure.

8.5.2 FieldCare

Étendue des fonctions

Outil de gestion des équipements basé sur FDT (Field Device Technology) d'Endress +Hauser. Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur état.

Accès via :

- Interface WLAN \rightarrow $\stackrel{\blacksquare}{=}$ 71

Fonctions typiques:


- Configuration des paramètres du transmetteur
- Chargement et sauvegarde de données d'appareil (upload/download)
- Documentation du point de mesure
- Visualisation de la mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) et journal événement
 - Manuel de mise en service BA00027SManuel de mise en service BA00059S

Établissement d'une connexion

- 1. Démarrer FieldCare et lancer le projet.
- 2. Dans le réseau : ajouter un nouvel appareil.
 - La fenêtre **Ajouter appareil** s'ouvre.
- 3. Sélectionner l'option CDI Communication TCP/IP dans la liste et valider avec OK.
- 4. Clic droit de souris sur **CDI Communication TCP/IP** et, dans le menu contextuel ouvert, sélectionner **Ajouter appareil**.
- 5. Sélectionner l'appareil souhaité dans la liste et appuyer sur **OK** pour confirmer.
 - La fenêtre CDI Communication TCP/IP (Configuration) s'ouvre.
- 6. Entrer l'adresse d'appareil dans la zone **Adresse IP** : 192.168.1.212 et valider avec **Enter**.
- 7. Établir une connexion en ligne avec l'appareil.
- Manuel de mise en service BA00027S
 - Manuel de mise en service BA00059S

74

Interface utilisateur



A0021051-FR

- 1 En-tête
- 2 Image de l'appareil
- 3 Nom de l'appareil
- 4 Désignation de l'appareil
- 5 Zone d'état avec signal d'état → 🖺 225
- 6 Zone d'affichage pour les valeurs mesurées actuelles
- 7 Barre d'outils d'édition avec fonctions additionnelles telles que enregistrer/charger, liste d'événements et créer documentation
- 8 Zone de navigation avec structure du menu de configuration
- 9 Zone de travail
- 10 Zone d'action
- 11 Zone d'état

8.5.3 DeviceCare

Étendue des fonctions

Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser.

Le moyen le plus rapide pour configurer les appareils de terrain Endress+Hauser est d'utiliser l'outil dédié "DeviceCare". Associé aux DTM, il constitue une solution pratique et complète.



Source pour les fichiers de description d'appareil $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 77$

8.5.4 **SIMATIC PDM**

Étendue des fonctions

Programme standardisé, indépendant du fournisseur, de Siemens pour le fonctionnement, la configuration, la maintenance et le diagnostic d'appareils de terrain intelligents via le protocole PROFINET.



Source pour les fichiers de description d'appareil → 🗎 77

9 Intégration système

9.1 Aperçu des fichiers de description d'appareil

9.1.1 Données relatives aux versions de l'appareil

Version de firmware	01.00.zz	 Sur la page de titre du manuel Sur la plaque signalétique du transmetteur Version logiciel Diagnostic → Information appareil → Version logiciel
Fabricant	17	Fabricant Expert \rightarrow Communication \rightarrow Bloc physique \rightarrow Fabricant
ID appareil	0xA43B	_
ID type d'appareil	Promass 500	Type d'appareil Expert → Communication → Bloc physique → Type d'appareil
Révision de l'appareil	1	_
Version PROFINET avec Ethernet-APL	2.43	Version de la spécification PROFINET

📪 Pour l'aperçu des différentes versions de logiciel de l'appareil → 🗎 299

9.1.2 Outils de configuration

Le tableau ci-dessous présente le fichier de description d'appareil approprié pour les différents outils de configuration, ainsi que des informations sur l'endroit où le fichier peut être obtenu.

FieldCare	 www.endress.com → Espace téléchargement Clé USB (contacter Endress+Hauser) DVD (contacter Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → Espace téléchargement CD-ROM (contacter Endress+Hauser) DVD (contacter Endress+Hauser)
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com → Espace téléchargement

9.2 Fichier de données mères (GSD)

Afin d'intégrer les appareils de terrain dans un système de bus, PROFINET nécessite une description des paramètres d'appareil comme les données de sortie, les données d'entrée, le format des données et la quantité de données.

Ces données sont contenues dans un fichier de données mères (GSD) mis à la disposition du système/automate lors de la mise en service du système de communication. En outre, il est possible d'intégrer des bitmaps appareil, qui apparaissent sous forme d'icônes dans la structure du réseau.

Le fichier de données mères (GSD) est en format XML, et le fichier est créé dans le langage de description GSDML.

Avec le fichier de données mères (GSD) PA Profile 4.02, il est possible de remplacer les appareils de terrain de différents fabricants sans réaliser un nouveau projet.

L'utilisation de deux fichiers de données mères (GSD) différents est possible : le GSD spécifique au fabricant et le GSD PA Profile.

9.2.1 Nom du fichier de données mères (GSD) spécifique au fabricant

Exemple de nom d'un fichier de données mères :

GSDML Langage de description	
V2.43 Version de la spécification PROFINET	
EH Endress+Hauser	
300_500_APL Transmetteur	
yyyymmdd Date d'émission (yyyy : année, mm : mois, dd : jour)	
.xml Extension du nom de fichier (fichier XML)	

9.2.2 Nom du fichier de données mères (GSD) PA Profile

Exemple du nom d'un fichier de données mères PA Profile :

 $GSDML-V2.43-PA_Profile_V4.02-B333-FLOW_CORIOLIS-yyyymmdd.xml$

GSDML	Langage de description	
V2.43	Version de la spécification PROFINET	
PA_Profile_V4.02	Version de la spécification PA Profile	
B333	Identification de l'appareil PA Profile	
FLOW Famille de produits		
CORIOLIS Principe de mesure du débit		
yyyymmdd Date d'émission (yyyy : année, mm : mois, dd : jour)		
.xml Extension du nom de fichier (fichier XML)		

API	Modules pris en charge	Variables d'entrée et de sortie	
	Entrée analogique	Débit massique	
	Entrée analogique	Masse volumique	
0x9700	Entrée analogique	Température	
	Totalisateur	Valeur totalisateur : masse/masse Contrôle du totalisateur	

Source pour les fichiers de données mères (GSD) :

GSD spécifique au fabricant :	www.endress.com → Espace téléchargement	
	https://www.profibus.com/products/gsd-files/gsd-library-profile-for-process- control-devices-version-40 → Espace téléchargement	

9.3 Transmission cyclique des données

9.3.1 Aperçu des modules

Le graphique suivant montre quels modules sont à la disposition de l'appareil pour la transmission cyclique des données. La transmission cyclique des données est réalisée avec un système d'automatisation.

Appareil de mesure			6 1.	Sens du	Système de
API	Modules	Slot	Sous-slot	flux de données	commande
	Entrée analogique 1 (débit massique)	1	1	→	
	Entrée analogique 2 (masse volumique)	2	1	→	
	Entrée analogique 3 (température)	3	1	→	
	Entrée analogique 4	20	1	→	
	Entrée analogique 5	21	1	→	
	Entrée analogique 6	22	1	→	
	Entrée analogique 7	23	1	→	
	Entrée analogique 8	24	1	→	
	Entrée analogique 9	25	1	→	
	Entrée analogique 10	26	1	→	
	Entrée analogique 11	27	1	→	
	Entrée analogique 12	28	1	→	
	Entrée analogique 13	29	1	→	
	Entrée analogique 14	30	1	→	
	Entrée analogique 15	31	1	→	
0x9700	Entrée analogique 16	32	1	→	PROFINET
0.00	Totalisateur 1 (masse)	4	1	→	FROFINEI
			_	+	
	Totalisateur 2	70	1	→ →	
	Totalisateur 3	71	1	→ ←	
	Entrée binaire 1 (Heartbeat)	80	1	→	
	Entrée binaire 2	81	1	→	
	Sortie analogique 1 (pression)	160	1	+	
	Sortie analogique 2 (température)	161	1	+	
	Sortie analogique 3 (masse vol. de réf.)	162	1	+	-
	Sortie analogique 4 (% sédiments et eau)	163	1	+	
	Sortie analogique 5 (pourcentage proportion d'eau)	164	1	+	
	Sortie analogique 6 (sortie 0 spéc. appl.)	165	1	+	
	Sortie analogique 7 (sortie 1 spéc. appl.)	166	1	+	

Sortie binaire 1 (Heartbeat)	210	1	→	
Sortie binaire 2	211	1	+	
Sortie énumérée	240	1	+	

9.3.2 Description des modules

La structure des données est décrite du point de vue du système d'automatisation :

- Données d'entrée : transmises de l'appareil de mesure au système d'automatisation.
- Données de sortie : transmises du système d'automatisation à l'appareil de mesure.

Module Analog Input

Transmet les variables d'entrée de l'appareil de mesure au système d'automatisation.

Les modules d'entrée analogique transmettent de façon cyclique les variables d'entrée sélectionnées, état inclus, de l'appareil de mesure vers le système d'automatisation. La variable d'entrée est représentée dans les quatre premiers octets sous la forme d'un nombre à virgule flottante conformément à la norme IEEE 754. Le cinquième octet contient des informations d'état relatives à la variable d'entrée.

Sélection : variable d'entrée

Slot	Sous-slot	Variables d'entrée
1	1	Débit massique
2	1	Masse volumique

80

Slot	Sous-slot	Variables d'entrée
3	1	Température
2032	1	 Débit massique Débit volumique Débit volumique Masse volumique Masse volumique de référence Température Température de l'électronique Fréquence d'oscillation Fluctuation de la fréquence Amortissement de l'oscillation Fluctuation amortissement de l'oscillation Asymétrie du signal Courant d'excitation Sortie 0 spécifique à l'application Sortie 1 spécifique à l'application Indice produit non homogène Indice bulles suspendues Indice asymétrie capteur Sortie courant 1 Sortie courant 3 Variables d'entrée supplémentaires avec le pack application Heartbeat Verification Température tube porteur Amortissement d'oscillation 1 Fréquence d'oscillation 1 Fréquence d'oscillation 0 Amplitude d'oscillation 1 Fluctuation fréquence 1 Fluctuation amortissement tube 1 Courant d'excitation 1 HBSI Variables d'entrée supplémentaires avec le pack application Mesure de concentration Concentration Produit cible débit massique Produit cible débit volumique Produit support débit massique Produit cible débit volumique Produit support débit volumique Produit support débit volumique

Données de sortie du module Analog Output

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Valeur mes	surée : nombre à	virgule flottante	(IEEE 754)	État 1)

1) Codage de l'état → 🖺 89

Module d'entrée spécifique à l'application

Transmet les valeurs de compensation de l'appareil de mesure au système d'automatisation.

Le module d'entrée spécifique à l'application transmet cycliquement les valeurs de compensation, y compris l'état, de l'appareil de mesure au système d'automatisation. La valeur de compensation est représentée dans les quatre premiers octets sous la forme d'un nombre à virgule flottante selon le standard IEEE 754. Le cinquième octet contient des informations d'état normalisées relatives à la valeur de compensation.

Valeurs de compensation affectées

La configuration est effectuée via : Expert \rightarrow Application \rightarrow Calculs spécifiques à l'application \rightarrow Variables process

Slot	Valeur de compensation
2032	Module d'entrée 0 spécifique à l'application
2032	Module d'entrée 1 spécifique à l'application

Structure de données

Données d'entrée du module d'entrée spécifique à l'application

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Valeur mes	Valeur mesurée : nombre à virgule flottante		(IEEE 754)	État ¹⁾

1) Codage de l'état → 🖺 89

Module d'entrée binaire

Transmet les variables d'entrée binaires de l'appareil de mesure au système d'automatisation.

Les variables d'entrée binaires sont utilisées par l'appareil de mesure pour transmettre l'état des fonctions de l'appareil au système d'automatisation.

Les modules d'entrée binaire transmettent cycliquement les variables d'entrée discrètes, y compris l'état, de l'appareil de mesure au système d'automatisation. Le premier octet contient une description de la variable d'entrée discrète. Le deuxième octet contient des informations d'état relatives à la variable d'entrée.

Sélection: fonction d'appareil, entrée binaire, slot 80

Slot	Sous-slot	Bit	Fonction d'appareil	État (signification)
		0	La vérification n'a pas été effectuée.	O (fonction d'appareil désactivée)
		1	L'appareil a échoué à la vérification.	1 (fonction d'appareil activée)
		2	La vérification est en cours.	
80	00 1	3	Vérification terminée.	
80	1	4	L'appareil a échoué à la vérification.	
		5	Vérification effectuée avec succès.	
		6	La vérification n'a pas été effectuée.	
		7	Réservé	

Sélection: fonction d'appareil, entrée binaire, slot 81

Slot	Sous-slot	Bit	Fonction d'appareil	État (signification)
		0	Détection de tube partiellement rempli	 0 (fonction d'appareil désactivée) 1 (fonction d'appareil activée)
		1	Suppression débits fuite	
81	1	2	Réservé	
		3	Réservé	
		4	Réservé	
		5	Réservé	

Slot	Sous-slot	Bit	Fonction d'appareil	État (signification)
		6	Réservé	
		7	Réservé	

Données d'entrée du module Binary Input

Octet 1	Octet 2	
Entrée binaire	État ¹⁾	

1) Codage de l'état → 🖺 89

Module de masse

Transmet la valeur du compteur de masse de l'appareil de mesure au système d'automatisation.

Le module Mass transmet cycliquement la masse, y compris l'état, de l'appareil de mesure au système d'automatisation. La valeur du totalisateur est représentée dans les quatre premiers octets sous la forme d'un nombre à virgule flottante selon le standard IEEE 754. Le cinquième octet contient des informations d'état relatives à la variable d'entrée.

Sélection : variable d'entrée

Slot	Sous-slot	Variables d'entrée
4	1	Masse

Structure de données

Données d'entrée du volume

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Valeur mes	Valeur mesurée : nombre à virgule flottante		(IEEE 754)	État ¹⁾

1) Codage de l'état → 🖺 89

Module de contrôle du totalisateur de masse

Transmet la valeur du totalisateur de l'appareil de mesure au système d'automatisation.

Le module Mass Totalizer Control transmet cycliquement une valeur de totalisateur sélectionnée, y compris l'état, de l'appareil de mesure au système d'automatisation. La valeur du totalisateur est représentée dans les quatre premiers octets sous la forme d'un nombre à virgule flottante selon le standard IEEE 754. Le cinquième octet contient des informations d'état relatives à la variable d'entrée.

Sélection : variable d'entrée

Slot	Sous-slot	Variable d'entrée
4	1	Masse

Données d'entrée Contrôle totalisateur masse

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Valeur mesurée : nombre à virgule flottante		(IEEE 754)	État ¹⁾	

1) Codage de l'état → 🖺 89

Sélection : variable de sortie

Transmet la valeur de contrôle du système d'automatisation à l'appareil de mesure.

Slot	Sous-slot	Valeur	Variable d'entrée	
		1	Remise à "0"	
70 71	7071 1	1	2	Présélection
/0/1		3	Arrêt	
		4	Totaliser	

Structure de données

Données de sortie Contrôle totalisateur masse

Octet 1	
Variable de commande	

Module totaliseur

Transmet la valeur du totalisateur de l'appareil de mesure au système d'automatisation.

Le module Totalizer transmet cycliquement une valeur de totalisateur sélectionnée, y compris l'état, de l'appareil de mesure au système d'automatisation. La valeur du totalisateur est représentée dans les quatre premiers octets sous la forme d'un nombre à virgule flottante selon le standard IEEE 754. Le cinquième octet contient des informations d'état relatives à la variable d'entrée.

Sélection : variable d'entrée

Slot	Sous-slot	Variable d'entrée
70 à 71	1	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Produit cible débit massique 1) Produit support débit massique Produit cible débit volumique Produit support débit volumique Produit cible débit volumique corrigé Produit support débit volumique corrigé Produit support débit volumique corrigé Débit GSV alternatif Débit NSV Débit NSV alternatif Débit volumique sédiment et eau Débit volumique sédiment et eau Débit massique de pétrole Débit volumique de pétrole Débit volumique d'eau Débit volumique d'eau Débit volumique d'eau Débit volumique corrigé de pétrole Valeur brute débit massique

1) Disponible uniquement avec le pack application Concentration

Données d'entrée du module Totalizer

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Valeur mes	surée : nombre à	virgule flottante	(IEEE 754)	État ¹⁾

1) Codage de l'état → 🖺 89

Module de contrôle du totalisateur

Transmet la valeur du totalisateur de l'appareil de mesure au système d'automatisation.

Le module de contrôle du totalisateur transmet cycliquement une valeur de totalisateur sélectionnée, y compris l'état, de l'appareil de mesure au système d'automatisation. La valeur du totalisateur est représentée dans les quatre premiers octets sous la forme d'un nombre à virgule flottante selon le standard IEEE 754. Le cinquième octet contient des informations d'état relatives à la variable d'entrée.

Sélection : variable d'entrée

Slot	Sous-slot	Variable d'entrée
70 à 71	1	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Produit cible débit massique Produit support débit massique Produit support débit volumique Produit support débit volumique Produit support débit volumique Produit support débit volumique corrigé Produit support débit volumique corrigé Débit GSV ²⁾ Débit GSD alternatif ²⁾ Débit NSV ²⁾ Débit NSV alternatif ²⁾ Débit volumique sédiment et eau ²⁾ Débit massique de pétrole ²⁾ Débit volumique de pétrole ²⁾ Débit volumique de pétrole ²⁾ Débit volumique d'eau ²⁾ Débit volumique d'eau ²⁾ Débit volumique corrigé de pétrole ²⁾ Valeur brute débit massique ²⁾

- 1) Disponible uniquement avec le pack application Concentration
- 2) Disponible uniquement avec le pack application Pétrole

Structure de données

Données d'entrée Contrôle totalisateur

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Valeur mes	surée : nombre à	virgule flottante	(IEEE 754)	État ¹⁾

Sélection : variable de sortie

Transmet la valeur de contrôle du système d'automatisation à l'appareil de mesure.

Slot	Sous-slot	Valeur	Variable d'entrée	
50) 51	1	1	1	Remise à "0"
70 à 71		2	Présélection	

Slot	Sous-slot	Valeur	Variable d'entrée
		3	Arrêt
		4	Totaliser

Données de sortie Contrôle totalisateur

Octet 1	
Variable de commande	

Module de sortie analogique

Transmet une valeur de compensation du système d'automatisation à l'appareil de mesure.

Les modules de sorties analogiques transmettent cycliquement les valeurs de compensation, y compris l'état et l'unité associée, du système d'automatisation à l'appareil de mesure. La valeur de compensation est représentée dans les quatre premiers octets sous la forme d'un nombre à virgule flottante selon le standard IEEE 754. Le cinquième octet contient des informations d'état normalisées relatives à la valeur de compensation.

Valeurs de compensation affectées



La sélection se fait via : Expert \rightarrow Capteur \rightarrow Compensation externe

Slot	Sous-slot	Valeur de compensation
160		Pression
161		Température
162		Masse volumique de référence
163	1	Valeur externe pour % S&W (sédiments et eau) 1)
164		Valeur externe pour % proportion d'eau 1)
165		Sortie 0 spéc. appl.
166		Sortie 1 spéc. appl.

¹⁾ Disponible uniquement avec le pack d'applications Pétrole.

Structure de données

Données de sortie du module Analog Output

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Valeur mes	surée : nombre à	virgule flottante	(IEEE 754)	État ¹⁾

1) Codage de l'état \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 89

Mode défaut

Un mode failsafe peut être défini pour l'utilisation des valeurs de compensation.

Si l'état est GOOD ou UNCERTAIN, les valeurs de compensation transmises par le système d'automatisation sont utilisées. Si l'état est BAD, le mode failsafe est activé pour l'utilisation des valeurs de compensation.

Les paramètres sont disponibles par la valeur de compensation pour définir le mode failsafe : Expert \to Capteur \to Compensation externe

Paramètre Fail safe type

- Option Fail safe value : La valeur définie dans le paramètre Fail safe value est utilisée.
- Option Fallback value : La dernière valeur valable est utilisée.
- Option Off: Le mode failsafe est désactivé.

Paramètre Fail safe value

Utiliser ce paramètre pour entrer la compensation utilisée si l'option Fail safe value est sélectionnée dans le paramètre Fail safe type.

Module de sortie binaire

Transmet les valeurs de sortie binaire du système d'automatisation à l'appareil de mesure.

Les valeurs de sortie binaire sont utilisées par le système d'automatisation pour activer et désactiver les fonctions de l'appareil.

Les valeurs de sortie binaire transmettent cycliquement les valeurs de sortie discrètes, y compris l'état, du système d'automatisation à l'appareil de mesure. Les valeurs de sortie discrètes sont transmises dans le premier octet. Le second octet contient les informations d'état relatives à la valeur de sortie.

Sélection : fonction d'appareil, sortie binaire, slot 210

Slot	Sous-slot	Bit	Fonction d'appareil	État (signification)
		0	Démarrage de la vérification.	Un changement d'état de 0 à 1
		1	Réservé	démarre la fonctionnalité Heartbeat Verification ¹⁾
		2	Réservé	
210	1	3	Réservé	
210	4 Réservé 5 Réservé 6 Réservé	4	Réservé	
		5	Réservé	
		Réservé		
		7	Réservé	

1) Disponible uniquement avec le pack application Heartbeat

Sélection: fonction d'appareil, sortie binaire, slot 211

Slot	Sous-slot	Bit	Fonction d'appareil	État (signification)
	1	0	Dépassement débit	O (désactiver la fonction
		1	Ajustage du zéro	d'appareil) 1 (activer la fonction d'appareil)
		2	Sortie relais	Valeur de la sortie relais :
211		3	Sortie relais	• 0 • 1
		4	Sortie relais	
		5	Réservé	
		6	Réservé	
		7	Réservé	

Données d'entrées Sortie binaire

Octet 1	Octet 2
Sortie binaire	État ^{1) 2)}

- 1) Codage de l'état \rightarrow 🖺 89
- 2) Si l'état est BAD, la variable de commande n'est pas adoptée.

Module Concentration

Pisponible uniquement avec le pack application Mesure de concentration.

Fonctions d'appareil affectées

Slot	Variables d'entrée
240	Sélection du type de liquide

Structure de données

Données de sortie concentration

Octet 1
Variable de commande

Type de liquide	Code Enum
Off	0
Saccharose dans l'eau	5
Glucose dans l'eau	2
Fructose dans l'eau	1
Sucre inverti dans l'eau	6
Sirop de glucose HFCS42	15
Sirop de glucose HFCS55	16
Sirop de glucose HFCS90	17
Moût original	18
Éthanol dans l'eau	11
Méthanol dans l'eau	12
Peroxyde d'hydrogène dans l'eau	4
Acide chlorhydrique	24
Acide sulfurique	25
Acide nitrique	7
Acide phosphorique	8
Soude	10
Hydroxyde de potassium	9
Nitrate d'ammonium dans l'eau	13
Chlorure de fer(III) dans l'eau	14
% masse / % volume	19

Type de liquide	Code Enum
Profil utilisateur Jeu coef. n° 1	21
Profil utilisateur Jeu coef. n° 2	22
Profil utilisateur Jeu coef. n° 3	23

9.3.3 Codage de l'état

État	Codage (hex)	Signification
BAD - Alarme maintenance	0x240x27	La valeur mesurée n'est pas disponible car une erreur de l'appareil s'est produite.
BAD - Relatif au process	0x280x2B	La valeur mesurée n'est pas disponible car les conditions de process sont en dehors des spécifications techniques de l'appareil.
BAD - Contrôle du fonctionnement	0x3C0x03F	Un contrôle du fonctionnement est actif (p. ex. nettoyage ou étalonnage)
UNCERTAIN - Valeur initiale	0x4F0x4F	Une valeur prédéfinie est émise jusqu'à ce qu'une valeur de mesure correcte soit à nouveau disponible ou que des mesures correctives aient été effectuées qui modifient cet état.
UNCERTAIN - Maintenance requise	0x680x6B	Des signes d'usure ont été détectés sur l'appareil de mesure. Une maintenance à court terme est nécessaire pour veiller à ce que l'appareil de mesure reste opérationnel. Il se peut que la valeur mesurée ne soit pas valable. L'utilisation de la valeur mesurée dépend de l'application.
UNCERTAIN - Relatif au process	0x780x7B	Les conditions de process sont en dehors des spécifications techniques de l'appareil. Cela peut avoir un impact négatif sur la qualité et la précision de la valeur mesurée. L'utilisation de la valeur mesurée dépend de l'application.
GOOD - OK	0x800x83	Aucune erreur n'a été diagnostiquée.
GOOD - Maintenance requise	0xA40xA7	La valeur mesurée est valable. L'appareil nécessitera une maintenance dans un futur proche.
GOOD - Maintenance requise	0xA80xAB	La valeur mesurée est valable. Il est fortement recommandé de réaliser la maintenance de l'appareil dans un avenir proche.
GOOD - Contrôle du fonctionnement	0xBC0xBF	La valeur mesurée est valable. L'appareil de mesure réalise un contrôle du fonctionnement interne. Le contrôle du fonctionnement n'a aucun effet notoire sur le process.

9.3.4 Réglage par défaut

Les slots sont déjà assignés dans le système d'automatisation pour la première mise en service.


Slots assignés

Slot	Réglage par défaut
1	Débit massique
2	Masse volumique
3	Température

Slot	Réglage par défaut
4	Masse
20 32	-
70 à 71	-
80 81	-
160 166	-
210 211	-
240	-

9.4 Redondance du système S2

Une configuration redondante avec deux systèmes d'automatisation est nécessaire pour les process qui sont en fonctionnement continu. Lorsque l'un des systèmes tombe en panne, le second système garantit un fonctionnement continu, ininterrompu. L'appareil de mesure prend en charge la redondance du système S2 et peut communiquer simultanément avec les deux systèmes d'automatisation.



■ 23 Exemple de configuration d'un système redondant (S2) : topologie en étoile

- 1 Système d'automatisation 1
- 2 Synchronisation des systèmes d'automatisation
- 3 Système d'automatisation 2
- 4 Commutateur administré Industrial Ethernet
- 5 Commutateur de terrain APL
- 6 Appareil de mesure
- Tous les appareils au sein du réseau doivent prendre en charge la redondance du système S2.

10 Mise en service

10.1 Contrôle du montage et contrôle du raccordement

Avant la mise en service de l'appareil :

- ▶ S'assurer que les contrôles du montage et du fonctionnement ont été réalisés avec succès.
- Check-list "Contrôle du montage" → 🗎 30
- Check-list "Contrôle du raccordement" → 🖺 48

10.2 Mise sous tension de l'appareil de mesure


- ▶ Mettre l'appareil sous tension après avoir terminé les contrôles du montage et du raccordement.
 - └─ Une fois le démarrage réussi, l'afficheur local passe automatiquement de l'affichage de démarrage à l'affichage opérationnel.
- Si rien n'apparaît sur l'afficheur local ou si un message de diagnostic est affiché, voir

10.3 Connexion via FieldCare

- Pour la connexion FieldCare → 🗎 71
- Pour la connexion via FieldCare → 🖺 74
- Pour l'interface utilisateur de FieldCare → 🖺 75

10.4 Réglage de la langue d'interface

Réglage par défaut : anglais ou langue nationale commandée



Exemple d'afficheur local

10.5 Initialisation de l'appareil de mesure

- 1. Remplir le système de liquide (densité : 800 ... 1500 kg/m³ (1764 ... 3307 lb/cf)).
- 2. Empêcher tout écoulement.
- 3. Le rinçage répété peut aider à éliminer les poches de gaz.
- 4. Effectuer l'initialisation de l'appareil : Expert → Capteur → Composant à usage unique → Mise en service, registre Modbus 26321-1 ou Profinet.
- 5. Heartbeat Verification et l'étalonnage du point zéro sont effectués. Ce message de diagnostic est affiché pendant ce temps : Initialisation de l'appareil active.
- 6. Heartbeat Verification et l'étalonnage du point zéro ont été effectués : aucun message de diagnostic n'est affiché.

L'appareil de mesure est initialisé.

Navigation


Menu "Expert" → Capteur → Composant à usage unique

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Mise en service	Démarre la mise en service du capteur manuellement si elle ne démarre pas automatiquement.	DémarrerOccupéFaitNon fait	Non fait

10.6 Configuration de l'appareil de mesure

Le menu **Configuration** avec ses assistants contient tous les paramètres nécessaires à une mesure standard.



🖻 25 Navigation vers le menu "Configuration" à l'exemple de l'afficheur local

Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil. Certains sous-menus et paramètres de ces sous-menus ne sont pas décrits dans le manuel de mise en service. Une description est toutefois fournie dans la documentation spéciale de l'appareil ("Documentation complémentaire").

→ Configuration	
Nom de l'appareil PROFINET	→ 🖺 95
▶ Communication	→ 🖺 95
► Unités système	→ 🖺 97
► Selectionnez fluide	→ 🖺 100
► Analog inputs	→ 🖺 101
► Configuration E/S	→ 🖺 104
► Entrée courant 1 n	→ 🖺 105
► Entrée état 1 n	→ 🖺 106
► Sortie courant 1 n	→ 🖺 107
➤ Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/ Fréq. 1 n	→ 🖺 112
► Sortie relais 1 n	→ 🖺 123
► Affichage	→ 🖺 126

► Suppression débit de fuite	→ 🖺 132
► Détection tube partiellement rempli	→ 🖺 133
► Configuration étendue	→ 🖺 134

10.6.1 Définition de la désignation du point de mesure

Le nom de repère d'un point de mesure permet de l'identifier rapidement au sein d'une installation. Le nom de repère est équivalent au nom d'appareil (nom de la station) de la spécification PROFINET (longueur de données : 255 octets)

Le nom d'appareil peut être modifié via les commutateurs DIP ou le système d'automatisation .

Le nom d'appareil actuellement utilisé est affiché dans le paramètre **Nom de la station**.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Nom de l'appareil PROFINET

Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Description	Affichage	Réglage usine
Nom de l'appareil PROFINET	1	Max. 32 caractères tels que des lettres et des chiffres.	EH-PROMASS500 Numéro de série de l'appareil

10.6.2 Affichage de l'interface de communication

Le sous-menu **Communication** affiche toutes les valeurs actuelles des paramètres pour la sélection et la configuration de l'interface de communication.

Navigation

Menu "Configuration" → Communication



Sous-menu "Port APL"

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Communication \rightarrow Port APL



Subnet mask (7265)	→ 🖺 96
Default gateway (7264)	→ 🖺 96
Adresse MAC (7262)	→ 🖺 96

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée / Affichage	Réglage usine
Adresse IP	Entrer l'adresse IP de l'appareil de mesure.	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux (15)	0.0.0.0
Default gateway	Entrer l'adresse IP de la passerelle par défaut de l'appareil de mesure.	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux (15)	0.0.0.0
Subnet mask	Entrer le masque de sous-réseau de l'appareil de mesure.	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux (15)	255.255.255.0
Adresse MAC	Affiche l'adresse MAC de l'appareil de mesure.	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux	

Sous-menu "Interface de service"

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Communication \rightarrow Interface de service

▶ Interface de service		
Adresse IP (7209)	→ 🖺 96	
Subnet mask (7211)	→ 🖺 96	
Default gateway (7210)	→ 🖺 97	
Adresse MAC (7214)	→ 🖺 97	

Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Description	Entrée / Affichage	Réglage usine
Adresse IP	Entrer l'adresse IP de l'appareil de mesure.	4 octets : 0255 (pour chaque octet)	192.168.1.212
Subnet mask	Indique le masque de sous-réseau.	4 octets : 0255 (pour chaque octet)	255.255.255.0

Paramètre	Description	Entrée / Affichage	Réglage usine
Default gateway	Indique la passerelle par défaut.	4 octets : 0255 (pour chaque octet)	0.0.0.0
Adresse MAC	Indique l'adresse MAC de l'appareil de mesure. MAC = Media- Access-Control	Chaîne unique de 12 caractères alphanumériques, par ex. : 00:07:05:10:01:5F	A chaque appareil est affectée une adresse individuelle.

Sous-menu "Diagnostic du réseau"

Navigation

Menu "Configuration" → Communication → Diagnostic du réseau



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage	Réglage usine
Erreur quadratique moyenne	Fournit une indication de la qualité du signal de la liaison.	Nombre à virgule flottante avec signe	0 dB
Nombre de paquets reçus en échec	Indique le nombre de paquets reçus qui ont échoué.	0 65 535	0

10.6.3 Réglage des unités système


Dans le sous-menu **Unités système** il est possible de régler les unités de toutes les valeurs mesurées.



Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil. Certains sous-menus et paramètres de ces sous-menus ne sont pas décrits dans le manuel de mise en service. Une description est toutefois fournie dans la documentation spéciale de l'appareil ("Documentation complémentaire").

Navigation

Menu "Configuration" → Unités système



Unité du débit volumique corrigé	→ 🖺 98
Unité de volume corrigé	→ 🗎 98
Unité de densité	→ 🗎 98
Unité de densité de référence	→ 🖺 98
Densité 2 unités	→ 🖺 99
Unité de température	→ 🖺 99
Unité de pression	→ 🖺 99

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Unité de débit massique	Sélectionner l'unité de débit massique. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Suppression débits fuite Simulation variable process	Liste de sélection des unités	kg/h
Unité de masse	Sélectionner l'unité de masse.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg • lb
Unité de débit volumique	Sélectionner l'unité du débit volumique. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Suppression débits fuite Simulation variable process	Liste de sélection des unités	1/h
Unité de volume	Sélectionner l'unité de volume.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : l gal (us)
Unité du débit volumique corrigé	Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Paramètre Débit volumique corrigé (→ 167)	Liste de sélection des unités	NI/h
Unité de volume corrigé	Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : NI Sft³
Unité de densité	Sélectionner l'unité de densité. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Simulation variable process Ajustage de la masse volumique (menu Expert)	Liste de sélection des unités	kg/l
Unité de densité de référence	Sélectionner l'unité de la densité de référence.	Liste de sélection des unités	kg/Nl


Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Densité 2 unités	Sélectionner la deuxième unité de densité.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/l • lb/ft³
Unité de température	Sélectionner l'unité de température. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Paramètre Température électronique (6053) Paramètre Valeur maximale (6051) Paramètre Valeur minimale (6052) Paramètre Valeur maximale (6108) Paramètre Valeur maximale (6109) Paramètre Valeur minimale (6029) Paramètre Valeur minimale (6030) Paramètre Valeur minimale (6030) Paramètre Température de référence (1816) Paramètre Température	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : ■ °C ■ °F
Unité de pression	Sélectionner l'unité de pression du process. Effet L'unité sélectionnée est reprise du : ■ Paramètre Valeur de pression (→ □ 100) ■ Paramètre Pression externe (→ □ 100) ■ Valeur de pression	Liste de sélection des unités	bar

10.6.4 Sélection et réglage du produit

L'assistant **Sélectionner fluide** contient les paramètres devant être configurés pour pouvoir sélectionner et régler le produit.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Selectionnez fluide



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage	Réglage usine
Sélectionnez le type de fluide	-	Cette fonction permet de sélectionner le type de produit : "Gaz" ou "Liquide". Sélectionner l'option "Autres" dans des cas exceptionnels afin de saisir manuellement les propriétés du produit (p. ex. pour les liquides à forte compressibilité comme l'acide sulfurique).	LiquideGazAutres	Liquide
Compensation de pression	-	Sélectionner le type de compensation en pression.	 Arrêt Valeur fixe Valeur externe Entrée courant 1* Entrée courant 2* Entrée courant 3* 	Arrêt
Valeur de pression	Dans le paramètre Compensation de pression, l'option Valeur fixe est sélectionnée.	Entrer la pression de process à utiliser pour la correction de pression.	Nombre à virgule flottante positif	1,01325 bar
Pression externe	Dans le paramètre Compensation de pression, l'option Valeur externe ou l'option Entrée courant 1n est sélectionnée.	Affiche la valeur de la pression de process externe.		-


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.5 Configuration des entrées analogiques

Le sous-menu **Analog inputs** guide l'utilisateur systématiquement vers le sous-menu **Analog input 1 \dots n**. De là, l'on accède aux paramètres de l'entrée analogique individuelle.

Navigation


Menu "Configuration" \rightarrow Analog inputs



Sous-menu "Analog inputs"

Navigation

Menu "Configuration" → Analog inputs → Mass flow



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage / Entrée	Réglage usine
Parent class		0 255	70

Attector variable process Orbit massique Deatit Deatit voluminage Denatit Temperature encomme de confinement Perpetute destruction u Perpetute description u Ampittude de Toscillation u Putruation frequence u Putruation amortissement coscillation u Putruation amo	Paramètre	Description	Affichage / Entrée	Réglage usine
1:1.		-	Débit massique Débit volumique Densité Température Température enceinte de confinement Température électronique Fréquence d'oscillation 0 Fréquence d'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 1 Fluctuations fréquence 0 Fluctuations fréquence 0 Fluctuation fréquence 1 Amortissement de l'oscillation 1 Fluctuation of amortissement de l'oscillation 0 Amortissement de l'oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 0 Fluctuation amortissement oscillation 1 Asymétrie signal Signal torsion asymétrie Courant d'excitation 0 Courant d'excitation 1 HBSI Entrée courant 1 Entrée courant 2 Entrée courant 3 Sortie spécifique à l'application 0 Sortie spécifique à l'application 1 Indice de milieu inhomogène Indice de bulles en suspension Point d'essai 0 Point d'essai 1 Index d'asymetrie de la bobine capteur Valeur brut du débit massique Débit volumique corrigé Débit massique fluide porteur Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé fluide porteur Débit volumique corrigé fluide porteur Densité de référence alternative Débit GSV Débit GSV Débit GSV Débit GSV Débit massique huile Débit massique huile Debit massique huile Debit massique huile Débit volumique huile Débit volumique vorrigé	

Paramètre	Description	Affichage / Entrée	Réglage usine
		 Débit volumique corrigé eau Concentration Viscosité dynamique Viscosité cinématique Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. 	
Amortissement	Entrez constante de temps pour amortissement entrée (élément PT1). L'amortissement réduit l'effet des fluctuations valeur mesurée sur signal de sortie.	Nombre à virgule flottante positif	1,0 s


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.6 Affichage de la configuration E/S

Le sous-menu **Configuration E/S** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres dans lesquels la configuration des modules E/S est affichée.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration E/S



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Module E/S 1 n numéro de borne	Indique les numéros de bornes utilisés par le module E/S.	 Non utilisé 26-27 (I/O 1) 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4) 	-
Module E/S 1 n information	Affiche les informations du module E/S branché.	Non branchéInvalideNon configurableConfigurablePROFINET	-

Paramètre	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Module E/S 1 n type	Affiche le type de module E/S.	 Arrêt Sortie courant * Entrée courant * Entrée état * Sortie Tout Ou Rien/ Impulsion/Fréq. * Double sortie impulsion * Sortie relais * 	Arrêt
Appliquer la configuration des E/S	Appliquer le paramétrage du module librement configurable E/S.	Non Oui	Non
Code de modification des E/S	Entrez le code pour changer la configuration E/S.	Nombre entier positif	0


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.7 Configuration de l'entrée courant

L'**assistant "Entrée courant"** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de l'entrée courant.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Entrée courant



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Entrée / Sélection	Réglage usine
Numéro de borne	-	Indique les numéros de borne utilisés par le module entrée courant.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4)* 	-
Valeur 0/4 mA	-	Entrer la valeur 4 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	0
Valeur 20 mA	-	Entrer la valeur 20 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Entrée / Sélection	Réglage usine
Etendue de mesure courant	-	Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme.	 420 mA (4 20.5 mA) 420 mA NE (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA) 020 mA (0 20.5 mA) 	En fonction du pays: 420 mA NE (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA)
Mode défaut	-	Définir le comportement de l'entrée en état d'alarme.	AlarmeDernière valeur valableValeur définie	Alarme
Valeur de replis	Dans le paramètre Mode défaut , l'option Valeur définie est sélectionnée.	Entrez la valeur à utiliser par l'appareil si la valeur de process externe est manquante.	Nombre à virgule flottante avec signe	0


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.8 Configuration de l'entrée d'état

Le sous-menu **Entrée état** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de l'entrée d'état.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Entrée état 1 ... n



106

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Attribuez le statut d'entrée	Sélection de la fonction pour l'entrée état.	 Arrêt Réinitialisation du totalisateur 1 Réinitialisation du totalisateur 2 Réinitialisation du totalisateur 3 RAZ tous les totalisateurs Dépassement débit Ajustage du zéro Réinitialiser les moyennes pondérées * RAZ moyennes pondérées + totalisateur 3 * 	Arrêt
Numéro de borne	Indique les numéros de bornes utilisés par le module d'entrée état.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4)* 	-
Niveau actif	Définir le niveau de signal d'entrée à laquelle la fonction attribuée est déclenché.	HauteBas	Haute
Temps de réponse de l'entrée état	Définir la durée minimum où le niveau du signal d'entrée doit être présent avant que la fonction sélectionnée soit déclenchée.	5 200 ms	50 ms


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.9 Configuration de la sortie courant

L'assistant **Sortie courant** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la sortie courant.

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie courant



 $\begin{array}{c} \text{Comportement défaut sortie courant} \\ \\ \hline \\ \text{Défaut courant} \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \blacksquare \ 111 \\ \\ \hline \end{array}$

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Numéro de borne	-	Indique les numéros de borne utilisés par le module sortie courant.	 Non utilisé 26-27 (I/O 1) 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4)* 	-
Mode signal	-	Sélectionnez le mode de signal pour la sortie courant.	Active*Passif*	Active

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Variable de process sortie courant		Sélectionner la variable process pour la sortie courant.	 Arrêt* Débit massique Débit volumique Débit volumique Corigé* Densité Densité de référence* Température Viscosité dynamique* Viscosité cinématique Viscosité dynamique compensée en temp.* Viscosité cinématique compensée en temp.* Débit GSV* Débit GSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit volumique S&W* Densité de référence alternative* Water cut* Densité eau* Débit massique huile* Densité eau* Débit massique eau* Débit volumique corrigé huile* Débit volumique corrigé eau Débit volumique corrigé eau Débit volumique corrigé eau Débit volumique corrigé fuile porteur Débit volumique cible* Débit volumique corrigé fluide porteur Sortie spécifique à l'application 1 Indice de gilieu inhomogène 	Débit massique

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
			■ Indice de bulles en suspension* ■ Valeur brut du débit massique ■ Courant d'excitation 0 ■ Courant d'excitation 1* ■ Amortissement de l'oscillation 0 ■ Amortissement de l'oscillation 1* ■ Fluctuation amortissement oscillation 0* ■ Fluctuation amortissement oscillation 0 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 1* ■ Fréquence d'oscillation 1 ■ Fréquence d'oscillation 0 ■ Fréquence 0* ■ Fluctuations fréquence 1* ■ Amplitude de l'oscillation 0* ■ HBSI* ■ Pression* ■ Amplitude de l'oscillation 1 * ■ Asymétrie signal Signal torsion asymétrie* ■ Température enceinte de confinement * ■ Température électronique ■ Index d'asymetrie de la bobine capteur ■ Point d'essai 0 ■ Point d'essai 1	
Gamme de la sortie courant	-	Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme.	■ 420 mA NE (3.820.5 mA) ■ 420 mA US (3.920.8 mA) ■ 420 mA (4 20.5 mA) ■ 020 mA (0 20.5 mA) ■ Valeur fixe	Dépend du pays : 420 mA NE (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA)
Sortie plage inférieure	Dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 110), l'une des options suivantes est sélectionnée : • 420 mA NE (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA) • 420 mA (4 20.5 mA) • 020 mA (0 20.5 mA)	Entrer la valeur inférieure de la plage de valeurs mesurées.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : Okg/h Olb/min

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Sortie valeur limite supérieure	Dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 110), l'une des options suivantes est sélectionnée : 420 mA NE (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA) 420 mA (4 20.5 mA) 020 mA (0 20.5 mA)	Entrer la valeur supérieure de la plage de valeurs mesurées.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Valeur de courant fixe	L'option Valeur de courant fixe est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 110$).	Définissez le courant de sortie fixe.	0 22,5 mA	22,5 mA
Amortissement de la sortie de courant	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie courant (→ 🖺 109) et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 110): ■ 420 mA NE (3.820.5 mA) ■ 420 mA US (3.920.8 mA) ■ 420 mA (4 20.5 mA) ■ 020 mA (0 20.5 mA)	Régler le temps de réaction pour le signal de sortie courant par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0,0 999,9 s	1,0 s
Comportement défaut sortie courant	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie courant (→ 🖺 109) et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 110): • 420 mA NE (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA) • 420 mA (4 20.5 mA) • 020 mA (0 20.5 mA)	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	 Min. Max. Dernière valeur valable Valeur actuelle Valeur fixe 	Max.
Défaut courant	L'option Valeur définie est sélectionnée dans le paramètre Mode défaut .	Réglez la valeur de sortie courant pour l'état d'alarme.	0 22,5 mA	22,5 mA

 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.10 Configuration de la sortie impulsion/fréquence/tor

L'assistant **Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.** guide l'utilisateur systématiquement à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration du type de sortie sélectionné.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.




Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	ImpulsionFréquenceEtat	Impulsion

Configuration de la sortie impulsion

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Mode de fonctionnement	-	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	ImpulsionFréquenceEtat	Impulsion
Numéro de borne	-	Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4)* 	-
Mode signal	-	Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS.	 Passif Active * Passive NE 	Passif
Affecter sortie impulsion	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Selectionner la variable process pour la sortie impulsion.	■ Arrêt ■ Débit massique ■ Débit volumique □ Débit volumique corrigé* ■ Débit massique fluide porteur* ■ Débit volumique cible* ■ Débit volumique du fluide porteur* ■ Débit volumique corrigé cible* ■ Débit volumique corrigé cible* ■ Débit GSV ■ Débit GSV ■ Débit GSV ■ Débit NSV alternatif* ■ Débit NSV alternatif* ■ Débit volumique S&W* ■ Débit massique huile* ■ Débit massique eau* ■ Débit volumique corrigé huile ■ Débit volumique corrigé huile ■ Débit volumique corrigé huile ■ Débit volumique cau* ■ Débit volumique cau* ■ Débit volumique corrigé huile ■ Débit volumique corrigé huile ■ Débit volumique corrigé eau*	Arrêt
Mise à l'échelle des pulse	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 112) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 🖺 113).	Entrer la quantité pour la valeur de mesure à laquelle une impulsion est émise.	Nombre positif à virgule flottante	En fonction du pays et du diamètre nominal
Durée d'impulsion	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 112) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 🖺 113).	Définir la durée d'impulsion.	0,05 2 000 ms	100 ms

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Mode défaut	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 112) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 🖺 113).	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Valeur actuellePas d'impulsions	Pas d'impulsions
Signal sortie inversé	-	Inverser le signal de sortie.	NonOui	Non

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Configuration de la sortie fréquence

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

➤ Sortie Tout Ou Ri Fréq. 1 n	en/Impulsion/		
[Mode de fonctionnement	→ (115
	Numéro de borne	→ [1 115
[Mode signal	→ (115
[Affecter sortie fréquence	→ (∄ 116
[Valeur de fréquence minimale	→ (∄ 117
[Valeur de fréquence maximale	→ (∄ 117
	Valeur mesurée à la fréquence minimale	→ [118
	Valeur mesurée à la fréquence maximale	→ [118
[Mode défaut	→ (118
	Fréquence de défaut	→ (∄ 118
	Signal sortie inversé	→ (118

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Mode de fonctionnement	-	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	ImpulsionFréquenceEtat	Impulsion
Numéro de borne	-	Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4)* 	-
Mode signal	-	Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS.	 Passif Active* Passive NE 	Passif

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Affecter sortie fréquence	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 112).	Selectionner la variable process pour la sortie fréquence.	■ Arrêt ■ Débit massique ■ Débit volumique □ Débit volumique corrigé* ■ Densité ■ Densité de référence* ■ Fréquence signal période de temps (TPS)* ■ Température ■ Pression ■ Viscosité dynamique* ■ Viscosité cinématique ■ Viscosité dynamique compensée en temp.* ■ Viscosité cinématique compensée en temp.* ■ Débit GSV ■ Débit GSV ■ Débit NSV □ Débit NSV ■ Débit Volumique S&W* ■ Densité de référence alternative* ■ Water cut* ■ Densité eau* ■ Débit massique huile* ■ Débit massique eau* ■ Débit volumique corrigé huile* ■ Débit volumique corrigé eau ■ Concentration ■ Débit volumique corrigé eau ■ Débit volumique corrigé eau ■ Débit volumique corrigé rolle ■ Débit volumique corrigé rolle ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ Débit volumique corrigé rolle ■ Débit volumique corrigé ro	Arrêt

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
			■ Sortie spécifique à l'application 1 * ■ Indice de milieu inhomogène ■ Indice de bulles en suspension * ■ HBSI * ■ Valeur brut du débit massique ■ Courant d'excitation 0 ■ Courant d'excitation 1 * ■ Amortissement de l'oscillation 0 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 0 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 1 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 1 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 0 * ■ Fluctuation 1 * ■ Fluctuation 2 * ■ Fluctuation 3 * ■ Fluctuation 4 * ■ Fréquence d'oscillation 0 * ■ Fréquence 0 * ■ Fluctuations fréquence 1 * ■ Amplitude de l'oscillation 0 * ■ Amplitude de l'oscillation 1 * ■ Asymétrie signal • ■ Signal torsion asymétrie * ■ Température enceinte de confinement * ■ Température électronique • ■ Index d'asymetrie de la bobine capteur • ■ Point d'essai 0 • ■ Point d'essai 0 • ■ Point d'essai 1	
Valeur de fréquence minimale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 112) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 116).	Entrer la fréquence minimum.	0,0 10 000,0 Hz	0,0 Hz
Valeur de fréquence maximale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 112) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 116).	Entrer la fréquence maximum.	0,0 10 000,0 Hz	10 000,0 Hz

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Valeur mesurée à la fréquence minimale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 112) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 116).	Entrer la valeur mesurée pour la fréquence minimum.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Valeur mesurée à la fréquence maximale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 112) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 116).	Entrer la valeur mesurée pour la fréquence maximum.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Mode défaut	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 112) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🗎 116).	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Valeur actuelleValeur définie0 Hz	0 Hz
Fréquence de défaut	Dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🗎 112), l'option Fréquence est sélectionnée, dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 116), une variable de process est sélectionnée et dans le paramètre Mode défaut, l'option Valeur définie est sélectionnée.	Entrer la fréquence de sortie en cas d'alarme.	0,0 12 500,0 Hz	0,0 Hz
Signal sortie inversé	-	Inverser le signal de sortie.	■ Non ■ Oui	Non

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Configuration de la sortie tout ou rien

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

► Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/ Fréq. 1 n	
Mode de fonctionnement	→ 🖺 119
Numéro de borne	→ 🖺 119
Mode signal	→ 🖺 119
Affectation sortie état	→ 🗎 120
Affecter niveau diagnostic	→ 🗎 120
Affecter seuil	→ 🖺 121
Affecter vérif. du sens d'écoulement	→ 🖺 122
Affecter état	→ 🖺 122
Seuil d'enclenchement	→ 🖺 122
Seuil de déclenchement	→ 🖺 122
Temporisation à l'enclenchement	→ 🖺 122
Temporisation au déclenchement	→ 🗎 122
Mode défaut	→ 🖺 122
Signal sortie inversé	→ 🖺 122

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Mode de fonctionnement	-	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	ImpulsionFréquenceEtat	Impulsion
Numéro de borne	-	Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4)* 	-
Mode signal	_	Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS.	 Passif Active * Passive NE 	Passif

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Affectation sortie état	L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Choisissez une fonction pour la sortie relais.	 Arrêt Marche Comportement du diagnostique Seuil Vérification du sens d'écoulement État 	Arrêt
Affecter niveau diagnostic	 Dans le paramètre Mode de fonctionnement, l'option Etat est sélectionnée. Dans le paramètre Affectation sortie état, l'option Comportement du diagnostique est sélectionnée. 	Affecter un comportement de diagnostique pour la sortie état.	AlarmeAlarme ou avertissementAvertissement	Alarme

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Affecter seuil	L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état.	Selectionner la variable process pour la fonction seuil.	■ Débit massique ■ Débit volumique □ Débit volumique corrigé* ■ Débit massique fluide porteur* ■ Débit volumique du fluide porteur* ■ Débit volumique du fluide porteur* ■ Débit volumique corrigé cible* ■ Débit volumique corrigé fluide porteur* ■ Densité ■ Densité ■ Densité ■ Densité de référence ■ Densité de référence ■ Debit GSV ■ Débit GSV ■ Débit NSV ■ Débit volumique S&W* ■ Water cut* ■ Densité eau* ■ Débit massique huile* ■ Débit massique huile ■ Débit volumique corrigé eau ■ Viscosité dynamique corrigé eau ■ Viscosité cinématique ■ Viscosité cinématique Totalisateur 1 ■ Totalisateur 1 ■ Totalisateur 2 ■ Totalisateur 3 ■ Amortissement de l'oscillation ■ Pression ■ S'atpelication 0 ■ Possion ■ S'atpelication 0 ■ Possion ■ S'atpelication 0 ■ Possion ■ S'atpelication 0	Débit volumique

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
			 Sortie spécifique à l'application 1* Indice de milieu inhomogène Indice de bulles en suspension* 	
Affecter vérif. du sens d'écoulement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Vérification du sens d'écoulement est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Choisir la variable process en fonction de votre sens de débit.		Débit massique
Affecter état	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option État est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Affecter l'état de l'appareil pour la sortie état.	 Détection tube partiellement rempli Suppression débit de fuite Sortie binaire * Sortie binaire * Sortie binaire * 	Détection tube partiellement rempli
Seuil d'enclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Entrer valeur mesurée pour point d'enclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : • 0 kg/h • 0 lb/min
Seuil de déclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Entrer valeur mesurée pour point de déclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : • 0 kg/h • 0 lb/min
Temporisation à l'enclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Définir un délai pour le démarrage de la sortie état.	0,0 100,0 s	0,0 s
Temporisation au déclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Définir le délai pour l'arrêt de la sortie état.	0,0 100,0 s	0,0 s
Mode défaut	-	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Etat actuelOuvertFermé	Ouvert
Signal sortie inversé	_	Inverser le signal de sortie.	■ Non ■ Oui	Non


 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.11 Configuration de la sortie relais

L'assistant **Sortie relais** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la sortie relais.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Sortie relais 1 ... n



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Numéro de borne	-	Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie relais.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4) 	-
fonction de sortie relais	-	Sélectionnez la fonction pour la sortie relais.	 Fermé Ouvert Comportement du diagnostique Seuil Vérification du sens d'écoulement État 	Fermé

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter vérif. du sens d'écoulement	L'option Vérification du sens d'écoulement est sélectionnée dans le paramètre fonction de sortie relais .			Débit massique

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter seuil	L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre fonction de sortie relais.	Selectionner la variable process pour la fonction seuil.	■ Débit massique ■ Débit volumique □ Débit volumique corrigé* ■ Débit massique fluide porteur* ■ Débit volumique du fluide porteur* ■ Débit volumique du fluide porteur* ■ Débit volumique corrigé cible* ■ Débit volumique corrigé filuide porteur* ■ Densité ■ Densité ■ Densité de référence ■ Densité de référence alternative* ■ Débit GSV ■ Débit GSV ■ Débit RSV ■ Débit NSV ■ Débit volumique S&W* ■ Water cut* ■ Densité eau* ■ Débit massique huile* ■ Débit massique eau* ■ Débit volumique corrigé huile ■ Débit volumique corrigé eau ■ Débit volumique corrigé eau ■ Viscosité dynamique corrigé eau ■ Viscosité dynamique compensée en temp.* ■ Viscosité cinématique compensée en temp. ■ Viscosité cinématique compensée en temp.* ■ Température ■ Totalisateur 1 ■ Totalisateur 2 ■ Totalisateur 3 ■ Amortissement de l'oscillation ■ Pression ■ Sortie spécifique à l'application 0 ■ Sortie spécifique à l'application 0	Débit massique

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
			 Sortie spécifique à l'application 1* Indice de milieu inhomogène Indice de bulles en suspension* 	
Affecter niveau diagnostic	Dans le paramètre fonction de sortie relais, l'option Comportement du diagnostique est sélectionnée.	Affecter un comportement de diagnostique pour la sortie état.	AlarmeAlarme ou avertissementAvertissement	Alarme
Affecter état	Dans le paramètre fonction de sortie relais, l'option Sortie Numérique est sélectionnée.	Affecter l'état de l'appareil pour la sortie état.	 Détection tube partiellement rempli Suppression débit de fuite Sortie binaire * Sortie binaire * Sortie binaire * 	Détection tube partiellement rempli
Seuil de déclenchement	L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre fonction de sortie relais .	Entrer valeur mesurée pour point de déclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : Okg/h Olb/min
Temporisation au déclenchement	Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Seuil est sélectionnée.	Définir le délai pour l'arrêt de la sortie état.	0,0 100,0 s	0,0 s
Seuil d'enclenchement	L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre fonction de sortie relais .	Entrer valeur mesurée pour point d'enclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : Okg/h Olb/min
Temporisation à l'enclenchement	Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Seuil est sélectionnée.	Définir un délai pour le démarrage de la sortie état.	0,0 100,0 s	0,0 s
Mode défaut	-	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Etat actuelOuvertFermé	Ouvert
Changement d'état	-	Affiche l'état actuel du relais.	OuvertFermé	-
Etat du relais Powerless	-	Sélectionner l'état de repos pour le relais.	OuvertFermé	Ouvert


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.12 Configuration de l'afficheur local

L'assistant **Affichage** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration de l'afficheur local.

Navigation

Menu "Configuration" → Affichage



Valeur bargraphe 100 % 1	→ 🖺 130
Affichage valeur 2	→ 🖺 131
Affichage valeur 3	→ 🖺 131
Valeur bargraphe 0 % 3	→ 🖺 131
Valeur bargraphe 100 % 3	→ 🖺 131
Affichage valeur 4	→ 🖺 131
Affichage valeur 5	→ 🖺 131
Affichage valeur 6	→ 🖺 131
Affichage valeur 7	→ 🖺 131
Affichage valeur 8	→ 🖺 131

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Format d'affichage	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées.	 1 valeur, taille max. 1 valeur + bargr. 2 valeurs 3 valeurs, 1 grande 4 valeurs 	1 valeur, taille max.

Paramètre Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affichage valeur 1 Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Sélection / Entrée Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Densité Densité de référence* Densité 2* Fréquence signal période de temps (TPS)* Signal de période de temps (TPS)* Température Pression Viscosité dynamique* Viscosité cinématique* Viscosité cinématique compensée en temp.* Viscosité cinématique compensée en temp.* Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3 Débit GSV Débit GSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit volumique S&W* Densité de référence alternative* Densité moyenne pondérée* Température moyenne pondérée Température moyenne pondérée Température moyenne pondérée Densité huile Densité huile Densité nuile Débit massique eau* Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Concentration* Débit massique fuile Débit massique eau Concentration* Débit massique corrigé eau Concentration*	Péglage usine Débit massique

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
			 Débit volumique du fluide porteur * Débit volumique corrigé cible * Débit volumique corrigé fluide porteur * Sortie spécifique à l'application 0 * Sortie spécifique à l'application 1 * Indice de milieu inhomogène Indice de bulles en suspension * HBSI * Valeur brut du débit massique Courant d'excitation 0 Courant d'excitation 1 * Amortissement de l'oscillation 0 * Fluctuation amortissement oscillation 1 * Fluctuation amortissement oscillation 0 * Fluctuation amortissement oscillation 0 * Fluctuation 1 * Fréquence d'oscillation 0 Fréquence 0 * Fluctuations fréquence 1 * Amplitude de l'oscillation 0 * Amplitude de l'oscillation 1 * Faymétrie signal Signal torsion asymétrie * Température enceinte de confinement * Température électronique Index d'asymetrie de la bobine capteur Point d'essai 0 Point d'essai 1 Sortie courant 2 * Sortie courant 2 * Sortie courant 3 * 	
Valeur bargraphe 0 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Sortie courant 4* Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : O kg/h O lb/min
Valeur bargraphe 100 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal


Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affichage valeur 2	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 129)	Aucune
Affichage valeur 3	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 129)	Aucune
Valeur bargraphe 0 % 3	Une sélection a été effectuée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : Okg/h Olb/min
Valeur bargraphe 100 % 3	Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	0
Affichage valeur 4	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 129)	Aucune
Affichage valeur 5	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 129)	Aucune
Affichage valeur 6	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 129)	Aucune
Affichage valeur 7	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 129)	Aucune
Affichage valeur 8	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 129)	Aucune

10.6.13 Configuration de la suppression des débits de fuite

L'assistant **Suppression débit de fuite** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la suppression des débits de fuite.

Navigation

Menu "Configuration" → Suppression débit de fuite



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter variable process	-	Selectionner la variable de process pour la suppression des débits de fuite.	 Arrêt Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* 	Débit massique
Valeur 'on' débit de fuite	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 132).	Entrer la valeur 'on' pour la suppression des débits de fuite.	Nombre à virgule flottante positif	En fonction du pays et du diamètre nominal
Valeur 'off' débit de fuite	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 132).	Entrer la valeur 'off pour la suppression des débits de fuite.	0 100,0 %	50 %
Suppression effet pulsatoire	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 132).	Entrer le temps pour la suppression du signal (= suppression active des coups de bélier).	0 100 s	0 s


Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.14 Configuration de la surveillance de tube partiellement rempli

L'assistant **Détection tube partiellement rempli** guide l'utilisateur systématiquement à travers tous les paramètres à régler pour la configuration de la sortie courant correspondante.

Navigation

Menu "Configuration" → Détection tube partiellement rempli




Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter variable process	_	Selectionner la variable de process pour la détection tube partiellement rempli.	ArrêtDensitéDensité de référence calculée	Densité
Valeur basse détect. tube part. rempli	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 133).	Entrer la valeur de la limite inférieure pour la désactivation de la détection tube partiellement rempli.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : • 200 kg/m ³ • 12,5 lb/ft ³
Valeur haute détect. tube part. rempli	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 133).	Entrer la valeur de la limite supérieure pour la désactivation de la détection tube partiellement rempli.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : • 6000 kg/m ³ • 374,6 lb/ft ³
Temps réponse détect. tube part. rempli	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 133).	Cette fonction permet d'entrer le temps minimum (temps de maintien) pendant lequel le signal doit être présent avant que le message de diagnostic S962 "Tube seulement partiellement rempli" ne soit déclenché en cas de tube de mesure partiellement rempli ou vide.	0 100 s	1 s

10.7 Réglages avancés

Le sous-menu **Configuration étendue** avec ses sous-menus contient des paramètres pour des réglages spécifiques.


Navigation vers le sous-menu "Configuration étendue"



Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil et des packs application disponibles. Ces sous-menus et leurs paramètres sont décrits dans la Documentation Spéciale de l'appareil et non dans le manuel de mise en service.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue



► Totalisateur 1 n	→ 🖺 142
► Affichage	→ 🖺 145
► Paramètres WLAN	→ 🖺 152
► Sauvegarde de la configuration	→ 🗎 154
► Administration	→ 🖺 156

10.7.1 Utilisation du paramètre pour entrer le code d'accès

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée
Entrer code d'accès	Entrer code d'accès pour annuler la protection en écriture des paramètres.	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux

10.7.2 Variables de process calculées

Le sous-menu **Valeurs calculées** contient les paramètres pour le calcul du débit volumique corrigé.

Navigation


Menu "Configuration" → Configuration étendue → Valeurs calculées



Sous-menu "Calcul du débit volumique corrigé"

Navigation

Menu "Configuration" \to Configuration étendue \to Valeurs calculées \to Calcul du débit volumique corrigé



Température de référence (1816)	→ 🖺 136
Coefficient de dilation linéaire (1817)	→ 🖺 136
Coefficient de dilatation au carré (1818)	→ 🖺 136

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Sélectionner la densité de référence	_	Sélectionner la densité de référence pour le calcul du débit volumique corrigé.	 Densité de référence fixe Densité de référence calculée Densité de référence externe Entrée courant 1* Entrée courant 2* Entrée courant 3* 	Densité de référence calculée
Densité de référence externe	-	Indique la densité de référence externe.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Densité de référence fixe	L'option Densité de référence fixe est sélectionnée dans le paramètre paramètre Calcul du débit volumique corrigé .	Entrer la valeur fixe pour la densité de référence.	Nombre à virgule flottante positif	1 kg/Nl
Température de référence	L'option Densité de référence calculée est sélectionnée dans le paramètre Calcul du débit volumique corrigé.	Entrer la température de référence pour le calcul de la densité de référence.	-273,15 99999 ℃	En fonction du pays : +20 °C +68 °F
Coefficient de dilation linéaire	L'option Densité de référence calculée est sélectionnée dans le paramètre paramètre Calcul du débit volumique corrigé.	Entrer le coefficient de dilatation linéaire, spécifique au fluide, nécessaire au calcul de la densité de référence.	Nombre à virgule flottante avec signe	0,0 1/K
Coefficient de dilatation au carré	L'option Densité de référence calculée est sélectionnée dans le paramètre paramètre Calcul du débit volumique corrigé.	Pour un fluide avec profil de dilatation non linéaire : entrer coefficient de dilatation quadratique nécessaire au calcul de densité de référence.	Nombre à virgule flottante avec signe	0,0 1/K²

 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.7.3 Exécution d'un ajustage capteur

Le sous-menu **Ajustage capteur** contient des paramètres concernant les fonctionnalités du capteur.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Ajustage capteur

► Ajustage capteur

Sens de montage
→ 🖺 137

► Vérification zéro	→ 🖺 140
► Ajustage du zéro	→ 🖺 141

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Sens de montage	Sélectionnez le signe du sens d'écoulement.	Débit positifDébit négatif	Débit positif

Ajustage de la densité

Avec l'ajustage de la densité, un niveau élevé de précision est atteint uniquement au point d'ajustage et à la densité et à la température correspondantes. Toutefois, l'exactitude d'un ajustage de la densité n'est jamais aussi bonne que la qualité des données de référence fournies. Par conséquent, l'ajustage ne peut pas se substituer à un étalonnage spécial de la densité.

Réalisation de l'ajustage de la densité

- Tenir compte des points suivants lors de la réalisation d'un ajustage :
 - Un ajustage de la masse volumique n'a de sens que si les conditions de fonctionnement varient peu et que l'ajustage de la masse volumique est effectué dans ces conditions.
 - L'ajustage de la masse volumique met à l'échelle la valeur de masse volumique calculée en interne avec une pente et un décalage spécifiques à l'utilisateur.
 - Un ajustage de la masse volumique en 1 ou 2 points peut être réalisé.
 - Pour un ajustage de la masse volumique en 2 points, il doit y avoir une différence d'au moins 0,2 kg/l entre les deux valeurs de masse volumique cible.
 - Les produits de référence doivent être exempts de gaz ou pressurisés de manière à ce que tout gaz qu'ils contiennent soit comprimé.
 - Les mesures de masse volumique de référence doivent être effectuées à la même température du produit que celle qui prévaut dans le process, sinon l'ajustage de la masse volumique ne sera pas précis.
 - La correction résultant de l'ajustage de la masse volumique peut être supprimée à l'aide de la touche option **Restaurer original**.

Option "Ajustage 1 point"

- 1. Dans le paramètre **Mode d'ajustage densité**, sélectionner l'option **Ajustage 1 point** et confirmer.
- 2. Dans le paramètre **Valeur de référence densité 1**, entrer la valeur de densité et confirmer.
 - Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :

Ok

Option Mesurer fluide 1

Restaurer original

- 3. Sélectionner l'option **Mesurer fluide 1** et confirmer.
- 4. Sélectionner l'option **Calculer** et confirmer.

Si l'ajustage a été effectué avec succès, le paramètre **Facteur d'ajustage de densité** et le paramètre **Offset d'ajustage de densité** ainsi que les valeurs calculées pour ceux-ci sont affichés.

Option "Ajustage 2 points"

- 1. Dans le paramètre **Mode d'ajustage densité**, sélectionner l'option **Ajustage 2 points** et confirmer.
- 2. Dans le paramètre **Valeur de référence densité 1**, entrer la valeur de densité et confirmer.
- 3. Dans le paramètre **Valeur de référence densité 2**, entrer la valeur de densité et confirmer.
 - Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :

Ok

Mesurer fluide 1

Restaurer original

- 4. Sélectionner l'option **Mesurer fluide 1** et confirmer.
 - Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :

Ok

Mesurer fluide 2

Restaurer original

- 5. Sélectionner l'option **Mesurer fluide 2** et confirmer.
 - Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :

Ok

Calculer

Annuler

6. Sélectionner l'option **Calculer** et confirmer.

Si l'option **Défaut d'ajustage densité** est affichée dans le paramètre **Ajustage densité**, appeler les options et sélectionner l'option **Annuler**. L'ajustage de la densité est annulé et peut être répété.

Navigation

Menu "Expert" → Capteur → Ajustage capteur → Ajustage densité

► Ajustage densité	
Mode d'ajustage densité	→ 🖺 139
Valeur de référence densité 1	→ 🖺 139
Valeur de référence densité 2	→ 🖺 139
Ajustage densité	→ 🖺 139
En cours	→ 🗎 139
Facteur d'ajustage de densité	→ 🗎 139
Offset d'ajustage de densité	→ 🖺 139

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage	Réglage usine
Mode d'ajustage densité	-	Sélectionner la méthode de réglage de la densité terrain pour corriger le réglage d'usine.	Ajustage 1 pointAjustage 2 points	Ajustage 1 point
Valeur de référence densité 1	-	Entrer la densité pour le premier milieu de référence.	L'entrée dépend de l'unité sélectionnée dans le paramètre Unité de densité (0555).	1 kg/l
Valeur de référence densité 2	Dans le paramètre Mode d'ajustage densité, l'option Ajustage 2 points est sélectionnée.	Entrer la densité pour le deuxième milieu de référence.	L'entrée dépend de l'unité sélectionnée dans le paramètre Unité de densité (0555).	1 kg/l
Ajustage densité	-	Sélectionner l'étape suivante à effectuer pour le réglage de la densité.	 Annuler* Occupé* Ok* Défaut d'ajustage densité* Mesurer fluide 1* Mesurer fluide 2* Calculer* Restaurer original* 	Ok
En cours	-	Affiche la progression du processus.	0 100 %	-
Facteur d'ajustage de densité	-	Indique le facteur de correction calculé pour la densité.	Nombre à virgule flottante avec signe	1
Offset d'ajustage de densité	-	Affiche le coefficient de correction calculé pour la densité.	Nombre à virgule flottante avec signe	0

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Vérification du zéro et ajustage du zéro

L'expérience montre que l'étalonnage du zéro n'est conseillé que dans des cas particuliers :

- Lorsqu'une précision de mesure maximale est exigée avec de faibles débits.
- Dans le cas de conditions de process ou de service extrêmes (p. ex. températures de process ou viscosité du produit très élevées).
- Pour les applications sur gaz avec basse pression

Pour obtenir la plus grande précision de mesure possible à faible débit, le capteur doit être protégé des contraintes mécaniques pendant le fonctionnement.

Pour obtenir un point zéro représentatif, veiller à :

- empêcher tout débit dans l'appareil pendant l'ajustage
- garantir des conditions de process (p. ex. pression, température) stables et représentatives

La vérification du zéro et l'ajustage du zéro sont impossibles en présence des conditions de process suivantes :

- Poches de gaz
 Veiller à ce que le système ait été suffisamment rincé avec le produit. Répéter le rinçage peut aider à éliminer les poches de gaz
- Circulation thermique
 En cas de différences de température (p. ex. entre l'entrée du tube de mesure et la section de sortie), un débit induit peut même se produire si les vannes sont fermées en raison de la circulation thermique dans l'appareil
- Fuites sur les vannes
 Si les vannes ne sont pas étanches, le débit n'est pas suffisamment limité lors de la détermination du point zéro


Si ces conditions ne peuvent pas être évitées, il est conseillé de conserver le réglage par défaut du point zéro.

Vérification du point zéro

Le point zéro peut être vérifié avec l'assistant **Vérification zéro**.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Ajustage capteur → Vérification zéro



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection / Affichage	Réglage usine
Conditions de process	Assurer les conditions du process comme suit.	 Les tubes sont complètement remplis Pression du process appliquée Cond pas de débit (vannes fermées) Stabilité process et T° ambiantes 	_
En cours	Affiche la progression du processus.	0 100 %	-

Paramètre	Description	Sélection / Affichage	Réglage usine
État	Indique l'état du process.	OccupéEchecFait	-
Informations complémentaires	Indiquez si vous souhaitez afficher des informations supplémentaires.	CacherAfficher	Cacher
Recommandation :	Indique si un ajustement est recommandé. Recommandé uniquement si le point zéro mesuré s'écarte de manière significative du point zéro actuel.	Ne pas ajuster le point zéroAjuster le point zéro	-
Cause de l'abandon	Indique pourquoi l'assistant a été interrompu.	Vérifiez les conditions du process!Un problème technique s'est produit	-
Cause profonde	Indique le diagnostic et le remède.	 Point 0 trop élevé. Vérif si pas débit Point 0 instable. Vérif si pas de débit Fluctu élevée. Évitez fluide biphasique 	-
Point zéro mesuré	Indique le point zéro mesuré pour le réglage.	Nombre à virgule flottante avec signe	_
Écart-type du point zéro	Indique l'écart type du point zéro mesuré.	Nombre à virgule flottante positif	_

Ajustage du zéro


Le point zéro peut être ajusté avec l'assistant **Ajustage du zéro**.



- Une vérification du point zéro doit être effectuée avant un ajustage du zéro.
- Le point zéro peut également être réglé manuellement : Expert → Capteur → Étalonnage

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Ajustage capteur \rightarrow Ajustage du zéro



Fiabilité du point zéro mesuré	→ 🖺 142
Point zéro mesuré	→ 🖺 142
Écart-type du point zéro	→ 🖺 142
Sélectionnez une action	→ 🖺 142

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection / Affichage	Réglage usine
Conditions de process	Assurer les conditions du process comme suit.	 Les tubes sont complètement remplis Pression du process appliquée Cond pas de débit (vannes fermées) Stabilité process et T° ambiantes 	-
En cours	Affiche la progression du processus.	0 100 %	-
État	Indique l'état du process.	• Occupé • Echec • Fait	-
Cause de l'abandon	Indique pourquoi l'assistant a été interrompu.	 Vérifiez les conditions du process ! Un problème technique s'est produit 	-
Cause profonde	Indique le diagnostic et le remède.	 Point 0 trop élevé. Vérif si pas débit Point 0 instable. Vérif si pas de débit Fluctu élevée. Évitez fluide biphasique 	-
Fiabilité du point zéro mesuré	Indique la fiabilité du point zéro mesuré.	Non faitCorrectIncertain	-
Informations complémentaires	Indiquez si vous souhaitez afficher des informations supplémentaires.	CacherAfficher	Cacher
Point zéro mesuré	Indique le point zéro mesuré pour le réglage.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Écart-type du point zéro	Indique l'écart type du point zéro mesuré.	Nombre à virgule flottante positif	-
Sélectionnez une action	Sélectionnez la valeur du point zéro à appliquer.	 Restaurer Conserver le point zéro actuel Appliquer le point zéro mesuré Appliquer le point zéro d'usine* 	Conserver le point zéro actuel

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil


10.7.4 Configuration du totalisateur

Dans le sous-menu "Totalisateur $1 \dots n$ ", il est possible de configurer le totalisateur spécifique.

142

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Totalisateur 1 ... n



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Assigner la variable de process 1 n	Affecter la variable de process pour le totalisateur.	Débit massique Débit volumique Débit volumique Débit volumique corrige Débit massique cible Débit massique fluide porteur Débit volumique du fluide porteur Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Débit GSV Débit GSV alternatif Débit NSV Débit NSV alternatif Débit volumique s&W Débit volumique corrigé fluide porteur Débit OSV Débit OSV alternatif Débit NSV alternatif Débit volumique swu Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Valeur brut du débit massique Valeur brut du débit massique Débit volumique corrigé eau Valeur brut du débit massique Débit volumique corrigé eau Valeur brut du débit massique	Débit massique
Unité de variable process 1 n	Sélectionnez l'unité de la variable de processus du totalisateur.	Liste de sélection des unités	kg
Mode fonctionnement totalisateur 1 n	Sélectionner le mode de fonctionnement du totalisateur, par exemple totaliser uniquement le débit positif ou totaliser uniquement le débit négatif.	NetPositifNégatif	Positif

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Contrôle du totalisateur 1 n	Démarrer le totalisateur.	 RAZ + maintien Présélection + maintien Tenir Totalisation 	Totalisation
Comp si défaillance totalisateur 1 n	Sélectionner le comportement du totalisateur en cas d'alarme du dispositif.	TenirContinueDernière valeur valide + continuer	Continue

10.7.5 Réalisation de configurations étendues de l'affichage

Dans le sous-menu ${\bf Affichage}$, vous pouvez régler tous les paramètres associés à la configuration de l'afficheur local.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Affichage

Affichage valeur 1 Valeur bargraphe 0 % 1 Valeur bargraphe 100 % 1 Nombre décimales 1	 ⇒ 147 ⇒ 148 ⇒ 149 ⇒ 149 ⇒ 150 ⇒ 150
Affichage valeur 1 Valeur bargraphe 0 % 1 Valeur bargraphe 100 % 1 Nombre décimales 1	 → □ 148 → □ 149 → □ 149 → □ 150
Valeur bargraphe 0 % 1 Valeur bargraphe 100 % 1 Nombre décimales 1	→ 149→ 149→ 149→ 150
Valeur bargraphe 100 % 1 Nombre décimales 1	→ 🖺 149 → 🖺 150
Nombre décimales 1	→ 🖺 150
	→ 🖺 150
Affichage valeur 2	
Nombre décimales 2	→ 🖺 150
Affichage valeur 3	→ 🖺 150
Valeur bargraphe 0 % 3	→ 🖺 150
Valeur bargraphe 100 % 3	→ 🖺 150
Nombre décimales 3	→ 🖺 150
Affichage valeur 4	→ 🖺 150
Nombre décimales 4	→ 🖺 150
Affichage valeur 5	→ 🖺 150
Valeur bargraphe 0 % 5	→ 🖺 150
Valeur bargraphe 100 % 5	→ 🖺 150
Nombre décimales 5	→ 🗎 151
Affichage valeur 6	→ 🖺 151
Nombre décimales 6	→ 🖺 151
Affichage valeur 7	→ 🖺 151

Valeur bargraphe 0 % 7	→ 🗎 151
Valeur bargraphe 100 % 7	→ 🖺 151
Nombre décimales 7	→ 🗎 151
Affichage valeur 8	→ 🖺 151
Nombre décimales 8	→ 🖺 151
Display language	→ 🖺 152
Affichage intervalle	→ 🗎 152
Amortissement affichage	→ 🖺 152
Ligne d'en-tête	→ 🖺 152
Texte ligne d'en-tête	→ 🖺 152
Caractère de séparation	→ 🖺 152
Rétroéclairage	→ 🖺 152

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Format d'affichage	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées.	 1 valeur, taille max. 1 valeur + bargr. 2 valeurs 3 valeurs, 1 grande 4 valeurs 	1 valeur, taille max.

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affichage valeur 1	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Débit massique Débit volumique Débit volumique Corrigé* Densité Densité de référence* Densité 2* Fréquence signal période de temps (TPS)* Signal de période de temps (TPS)* Température Pression Viscosité dynamique* Viscosité cinématique* Viscosité dynamique compensée en temp.* Viscosité cinématique compensée en temp.* Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3 Débit GSV Débit GSV Ibébit GSV Ibébit NSV Débit NSV Densité de référence alternative* Densité moyenne pondérée* Température moyenne pondérée Water cut Densité eau Débit massique huile Débit massique eau Débit volumique corrigé huile Débit massique corrigé nuile Débit massique corrigé eau Concentration Débit massique cible	Débit massique

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
			Débit volumique du fluide porteur * Débit volumique corrigé cible * Débit volumique corrigé fluide porteur * Sortie spécifique à l'application 0 * Sortie spécifique à l'application 1 * Indice de milieu inhomogène Indice de bulles en suspension * HBSI * Valeur brut du débit massique * Courant d'excitation 0 * Courant d'excitation 0 * Courant d'excitation 1 * Amortissement de l'oscillation 0 * Fluctuation amortissement oscillation 0 * Fluctuation amortissement oscillation 1 * Friequence d'oscillation 1 * Fréquence d'oscillation 1 * Fréquence d'oscillation 1 * Fréquence d'oscillation 0 * Friequence 0 * Fluctuations fréquence 0 * Fluctuations fréquence 1 * Amplitude de l'oscillation 1 * Asymétrie signal * Signal torsion asymétrie * Température enceinte de confinement * Température électronique Index d'asymetrie de capteur * Point d'essai 0 * Point d'essai 1 * Sortie courant 1 * Sortie courant 2 * Sortie courant 3 *	
Valeur bargraphe 0 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	 Sortie courant 4* Nombre à virgule flottante avec signe 	En fonction du pays : Okg/h Olb/min
Valeur bargraphe 100 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Nombre décimales 1	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 1 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX X.XXXXX X.XXXXXX 	x.xx
Affichage valeur 2	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🗎 129)	Aucune
Nombre décimales 2	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 2 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	X X.X X.XX X.XXX X.XXXX X.XXXX X.XXXXX	x.xx
Affichage valeur 3	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 129)	Aucune
Valeur bargraphe 0 % 3	Une sélection a été effectuée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : Okg/h Olb/min
Valeur bargraphe 100 % 3	Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	0
Nombre décimales 3	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 3 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	X X.X X.XX X.XXX X.XXXX X.XXXXX X.XXXXX	x.xx
Affichage valeur 4	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🗎 129)	Aucune
Nombre décimales 4	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 4 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	• X • X.X • X.XX • X.XXX • X.XXXX • X.XXXXX • X.XXXXX	x.xx
Affichage valeur 5	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🗎 129)	Aucune
Valeur bargraphe 0 % 5	Une option a été sélectionnée dans le paramètre Affichage valeur 5.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : Okg/h Olb/min
Valeur bargraphe 100 % 5	Une option a été sélectionnée dans le paramètre Affichage valeur 5.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	0

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Nombre décimales 5	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 5 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	X X.X X.XX X.XXX X.XXXX X.XXXXX X.XXXXXX	x.xx
Affichage valeur 6	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 129)	Aucune
Nombre décimales 6	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 6 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX X.XXXXX X.XXXXXX X.XXXXXX 	X.XX
Affichage valeur 7	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 129)	Aucune
Valeur bargraphe 0 % 7	Une option a été sélectionnée dans le paramètre Affichage valeur 7 .	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : Okg/h Olb/min
Valeur bargraphe 100 % 7	Une option a été sélectionnée dans le paramètre Affichage valeur 7.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	0
Nombre décimales 7	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 7 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	X X.X X.XX X.XXX X.XXXX X.XXXXX X.XXXXX	X.XX
Affichage valeur 8	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 129)	Aucune
Nombre décimales 8	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 8 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX X.XXXXX X.XXXXXX 	x.xx

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Display language	Un afficheur local est disponible.	Régler la langue d'affichage.	 English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Portuguesa Polski pусский язык (Russian) Svenska Türkçe 中文 (Chinese) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) tiếng Việt (Vietnamese) čeština (Czech) 	English (en alternative, la langue commandée est préréglée dans l'appareil)
Affichage intervalle	Un afficheur local est disponible.	Régler le temps pendant lequel les valeurs mesurées sont affichées lorsque l'afficheur alterne entre les valeurs.	1 10 s	5 s
Amortissement affichage	Un afficheur local est disponible.	Régler le temps de réaction de l'afficheur par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0,0 999,9 s	0,0 s
Ligne d'en-tête	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner le contenu de l'en- tête sur l'afficheur local.	Désignation du point de mesureTexte libre	Désignation du point de mesure
Texte ligne d'en-tête	L'option Texte libre est sélectionnée dans le paramètre Ligne d'en-tête .	Entrer le texte de l'en-tête d'afficheur.	Max. 12 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (par ex. @, %, /)	
Caractère de séparation	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner le séparateur décimal pour l'affichage des valeurs numériques.	• . (point) • , (virgule)	. (point)
Rétroéclairage	Une des conditions suivantes est remplie : Caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option F "4 lignes, rétroéclairé ; éléments de commande tactiles" Caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; éléments de commande tactiles + WLAN"	Activer et désactiver le rétroéclairage de l'afficheur local.	DésactiverActiver	Activer

 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.7.6 Configuration WLAN

Le sous-menu **WLAN Settings** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration WLAN.

Navigation Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Paramètres WLAN

► Paramètres WLAN	
WLAN	→ 🖺 153
Mode WLAN	→ 🖺 153
Nom SSID	→ 🖺 153
Sécurité réseau	→ 🖺 154
Identification de sécurité	→ 🖺 154
Nom utilisateur	→ 🖺 154
Mot de passe WLAN	→ 🖺 154
Adresse IP WLAN	→ 🖺 154
Adresse MAC WLAN	→ 🖺 154
Passphrase WLAN	→ 🖺 154
Adresse MAC WLAN	→ 🗎 154
Attribuer un nom SSID	→ 🗎 154
Nom SSID	→ 🗎 154
Etat de connexion	→ 🖺 154
Puissance signal reçu	→ 🗎 154

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage	Réglage usine
WLAN	-	Activer et désactiver le WLAN.	DésactiverActiver	Activer
Mode WLAN	-	Sélectionner le mode WLAN.	Point d'accès WLANWLAN Client	Point d'accès WLAN
Nom SSID	Le client est activé.	Entrez le nom du SSID défini par l'utilisateur (32 caractères max.).	-	-

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage	Réglage usine
Sécurité réseau	_	Sélectionner le type de sécurité du réseau WLAN.	 Non sécurisé WPA2-PSK EAP-PEAP with MSCHAPv2* EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic.* EAP-TLS* 	WPA2-PSK
Identification de sécurité	-	Sélectionner les paramètres de sécurité et télécharger ces paramètres via le menu Gestion des données > Sécurité > WLAN.	 Trusted issuer certificate Certificat de l'appareil Device private key 	-
Nom utilisateur	-	Entrez le nom de l'utilisateur.	_	_
Mot de passe WLAN	-	Entrer le mot de passe WLAN.	-	-
Adresse IP WLAN	-	Entrez l'adresse IP de l'interface WLAN de l'appareil.	4 octets : 0255 (pour chaque octet)	192.168.1.212
Adresse MAC WLAN	-	Entrer l'adresse MAC de l'interface WLAN de l'appareil.	Chaîne unique de 12 caractères alphanumériques	À chaque appareil est affectée une adresse individuelle.
Passphrase WLAN	L'option WPA2-PSK est sélectionnée dans le paramètre Security type.	Entrez la clé de réseau (8 à 32 caractères). La clé de réseau fournie avec l'appareil doit être modifiée au cours de la mise en service pour des raisons de sécurité.	Chaîne de 8 à 32 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux (sans espaces)	Numéro de série de l'appareil de mesure (p. ex. L100A802000)
Attribuer un nom SSID	-	Sélectionnez le nom qui sera utilisé pour SSID: tag de l'appareil ou le nom défini par l'utilisateur.	 Désignation du point de mesure Défini par l'utilisateur 	Défini par l'utilisateur
Nom SSID	 L'option Défini par l'utilisateur est sélectionnée dans le paramètre Attribuer un nom SSID. L'option Point d'accès WLAN est sélectionnée dans le paramètre Mode WLAN. 	Entrez le nom du SSID défini par l'utilisateur (32 caractères max.). Le nom SSID défini par l'utilisateur ne peut être affecté qu'une seule fois. Si le nom SSID est affecté plusieurs fois, les appareils peuvent interférer les uns avec les autres.	Chaîne de max. 32 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux	
Etat de connexion	-	Indique l'état de la connexion.	ConnectedNot connected	Not connected
Puissance signal reçu	-	Indique la puissance du signal reçu.	BasMoyenHaute	Haute

 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.7.7 Gestion de la configuration

Après la mise en service, il est possible de sauvegarder la configuration actuelle de l'appareilou de restaurer la configuration précédente. La configuration de l'appareil est gérée via le paramètre **Gestion données**.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Sauvegarde de la configuration

► Sauvegarde de la configuration	
Temps de fonctionnement	→ 🖺 155
Dernière sauvegarde	→ 🖺 155
Gestion données	→ 🖺 155
État sauvegarde	→ 🖺 155
Comparaison résultats	→ 🖺 155

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage / Sélection	Réglage usine
Temps de fonctionnement	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	_
Dernière sauvegarde	Indique quand la dernière sauvegarde des données a été enregistré dans HistoROM.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	_
Gestion données	Sélectionner l'action pour la gestion des données de l'appareil dans la sauvegarde HistoROM.	 Annuler Sauvegarder Restaurer* Comparer* Effacer sauvegarde 	Annuler
État sauvegarde	Indique l'état actuel de la sauvegarde des données ou de la restauration.	 Aucune Enregistrement en cours Restauration en cours Suppression en cours Comparaison en cours Restauration échoué Échec de la sauvegarde 	Aucune
Comparaison résultats	Comparaison des données actuelles de l'appareil avec la sauvegarde HistoROM.	 Réglages identiques Réglages différents Aucun jeu de données disponible Jeu de données corrompu Non vérifié Set de données incompatible 	Non vérifié

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Etendue des fonctions du paramètre "Gestion données"

Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté.
Sauvegarder	Une copie de sauvegarde de la configuration d'appareil actuelle est sauvegardée à partir de l'HistoROM dans la mémoire de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil.
Restaurer	La dernière copie de sauvegarde de la configuration de l'appareil est restaurée à partir de la mémoire d'appareil dans l'HistoROM de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil.

Options	Description
Comparer	La configuration d'appareil mémorisée dans la mémoire de l'appareil est comparée à la configuration d'appareil actuelle dans l'HistoROM.
Effacer sauvegarde	La copie de sauvegarde de la configuration d'appareil est effacée de la mémoire de l'appareil.

Mémoire HistoROM
Il s'agit d'une mémoire "non volatile" sous la forme d'une EEPROM.


Pendant que cette action est en cours, la configuration via l'afficheur local est verrouillée et un message indique l'état de progression du processus sur l'afficheur.

10.7.8 Utilisation des paramètres pour l'administration de l'appareil

Le sous-menu **Administration** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres utilisés pour la gestion de l'appareil.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Administration




Utilisation du paramètre pour définir le code d'accès

Complétez cet assistant pour spécifier un code d'accès pour le rôle de maintenance.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration → Définir code d'accès




Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée
Définir code d'accès	Restreindre l'accès en écriture aux paramètres pour protéger la configuration de l'appareil contre toute modification involontaire.	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux
Confirmer le code d'accès	Confirmer le code d'accès entré.	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux

Utilisation du paramètre pour réinitialiser le code d'accès

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Administration \rightarrow Réinitialiser code d'accès



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage / Entrée	Réglage usine
Temps de fonctionnement	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	-
Réinitialiser code d'accès	Réinitialisation code d'accès aux réglages d'usine. Pour un code de réinitialisation, contacter Endress+Hauser. Le code de réinitialisation ne peut être entré que via : Navigateur web DeviceCare, FieldCare (via l'interface service CDI-RJ45) Bus de terrain	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux	0x00

Utilisation du paramètre pour réinitialiser l'appareil

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Reset appareil	Réinitialiser la configuration de l'appareil - soit entièrement soit partiellement - à un état défini.	 Annuler État au moment de la livraison Rédémarrer l'appareil Restaurer la sauvegarde S- DAT* 	Annuler

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.8 Simulation

Via le sous-menu **Simulation**, il est possible de simuler diverses variables de process dans le process et le mode alarme appareil et de vérifier les chaînes de signal en aval (vannes de commutation ou circuits de régulation). La simulation peut être réalisée sans mesure réelle (pas d'écoulement de produit à travers l'appareil).

 $\begin{array}{l} \textbf{Navigation} \\ \textbf{Menu "Diagnostic"} \rightarrow \textbf{Simulation} \end{array}$

► Simulation		
	Affecter simulation variable process	→ 🖺 159
	Valeur variable mesurée	→ 🖺 160
	Simulation entrée courant 1 n	→ 🖺 160
	Valeur du courant d'entrée 1 n	→ 🖺 160
	Simulation de l'entrée état 1 n	→ 🖺 161
	Niveau du signal d'entrée 1 n	→ 🖺 161
	Simulation sortie courant 1 n	→ 🖺 160
	Valeurs de la sortie courant	→ 🖺 160
	Simulation sortie fréquence 1 n	→ 🖺 160
	Valeur sortie fréquence 1 n	→ 🖺 160
	Simulation sortie pulse 1 n	→ 🖺 160
	Valeur d'impulsion 1 n	→ 🖺 160
	Simulation sortie commutation 1 n	→ 🖺 160
	Changement d'état 1 n	→ 🖺 160
	Sortie relais 1 n simulation	→ 🖺 160
	Changement d'état 1 n	→ 🖺 160
	Simulation alarme appareil	→ 🖺 160
	Catégorie d'événement diagnostic	→ 🖺 160
	Simulation événement diagnostic	→ 🖺 160

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter simulation variable process		Sélectionner une variable de process pour le process de simulation qui est activé.	■ Arrêt ■ Débit massique ■ Débit volumique □ Débit volumique corrigé* ■ Débit massique fluide porteur* ■ Débit volumique du fluide porteur* ■ Débit volumique du fluide porteur* ■ Débit volumique corrigé cible* ■ Débit volumique corrigé fluide porteur* ■ Debit volumique corrigé fluide porteur* ■ Densité ■ Densité de référence alternative* ■ Débit GSV ■ Débit SSV alternatif* ■ Débit NSV alternatif* ■ Débit NSV ■ Débit volumique S&W* ■ Water cut* ■ Desité eau* ■ Débit massique huile* ■ Débit massique eau* ■ Débit massique eau* ■ Débit volumique corrigé huile ■ Débit volumique corrigé huile ■ Débit volumique corrigé eau ■ Température ■ Viscosité dynamique viscosité dynamique viscosité cinématique compensée en temp.* ■ Viscosité cinématique compensée en temp.	Arrêt

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Valeur variable mesurée	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter simulation variable process (→ 🖺 159).	Entrez la valeur de simulation pour le paramètre sélectionné.	Dépend de la variable de process sélectionnée	0
Simulation sortie courant 1 n	-	Commuter en On/Off la simulation de courant.	ArrêtMarche	Arrêt
Valeurs de la sortie courant	Dans le Paramètre Simulation sortie courant 1 n , l'option Marche est sélectionnée.	Entrer valeur de courant pour simulation.	3,59 22,5 mA	3,59 mA
Simulation sortie fréquence 1 n	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Fréquence est sélectionnée.	Activer/désactiver la simulation de la sortie fréquence.	ArrêtMarche	Arrêt
Valeur sortie fréquence 1 n	Dans le Paramètre Simulation fréquence 1 n , l'option Marche est sélectionnée.	Entrez la valeur de fréquence pour la simulation.	0,0 12 500,0 Hz	0,0 Hz
Simulation sortie pulse 1 n	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Impulsion est sélectionnée.	Définir et arrêter la simulation de la sortie impulsion. Pour l'option Valeur fixe : Le paramètre Durée d'impulsion (→ 113) définit la durée d'impulsion de la sortie impulsion.	ArrêtValeur fixeValeur du compte à rebours	Arrêt
Valeur d'impulsion 1 n	Dans le Paramètre Simulation sortie pulse 1 n, l'option Valeur du compte à rebours est sélectionnée.	Entrer le nombre d'impulsion pour la simulation.	0 65 535	0
Simulation sortie commutation 1 n	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Etat est sélectionnée.	Commuter en On/Off la simulation de contact.	ArrêtMarche	Arrêt
Changement d'état 1 n	-	Sélectionner le status de l'état de la sortie de simulation.	OuvertFermé	Ouvert
Sortie relais 1 n simulation	-	Simulation de commutation de la sortie relais marche et arrêt.	ArrêtMarche	Arrêt
Changement d'état 1 n	L'option Marche est sélectionnée dans le paramètre paramètre Simulation sortie commutation 1 n.	Sélectionnez l'état de la sortie relais pour la simulation.	OuvertFermé	Ouvert
Simulation alarme appareil	-	Commuter en On/Off l'alarme capteur.	ArrêtMarche	Arrêt
Catégorie d'événement diagnostic	-	Sélectionner une catégorie d'événement de diagnostic.	CapteurElectroniqueConfigurationProcess	Process
Simulation événement diagnostic	-	Sélectionner un évènement diagnostic pour simuler cet évènement.	 Arrêt Liste de sélection des événéments de diagnostic (en fonction de la catégorie sélectionnée) 	Arrêt
Simulation entrée courant 1 n	-	Activation et désactivation de la simulation de l'entrée courant.	ArrêtMarche	Arrêt
Valeur du courant d'entrée 1 n	Dans le Paramètre Simulation entrée courant 1 n , l'option Marche est sélectionnée.	Entrer la valeur de courant pour la simulation.	0 22,5 mA	0 mA

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Simulation de l'entrée état 1 n	_	Simulation de commutation de l'entrée état marche et arrêt.	ArrêtMarche	Arrêt
Niveau du signal d'entrée 1 n	Dans le paramètre Simulation de l'entrée état , l'option Marche est sélectionnée.	Sélectionner le niveau de signal pour la simulation de l'entrée d'état.	■ Haute ■ Bas	Haute

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.9 Protection des réglages contre l'accès non autorisé

Les options de protection en écriture suivantes sont disponibles pour protéger la configuration de l'appareil de mesure contre toute modification involontaire :

- Protéger l'accès aux paramètres via un code d'accès → 🖺 161
- Protéger l'accès à l'appareil de mesure via le commutateur de protection en écriture $\rightarrow \stackrel{ o}{=} 163$

10.9.1 Protection en écriture via code d'accès

Le code d'accès spécifique à l'utilisateur a les effets suivants :


- Via la configuration locale, les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure sont protégés en écriture et leurs valeurs ne sont plus modifiables.
- L'accès à l'appareil est protégé via le navigateur web, comme le sont les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure.
- L'accès à l'appareil est protégé via FieldCare ou DeviceCare (via interface service CDI-RJ45), comme le sont les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure.

Définition du code d'accès via l'afficheur local

- 1. Naviquer jusqu'au Paramètre **Définir code d'accès** (→ 🖺 156).
- 2. 16 caractères max. comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux comme code d'accès.
- 3. Entrer une nouvelle fois le code d'accès dans le Paramètre **Confirmer le code d'accès** (→ 🖺 156) pour confirmer.
 - Le symbole apparaît devant tous les paramètres protégés en écriture.
- Désactivation de la protection en écriture des paramètres via le code d'accès
 - Si le code d'accès est perdu : Réinitialiser le code d'accès → 🗎 162.
 - Le rôle utilisateur avec lequel l'utilisateur est actuellement connecté est affiché dans le Paramètre **Droits d'accès**.
 - Navigation : Fonctionnement \rightarrow Droits d'accès
 - Rôles utilisateur et leurs droits d'accès → 🖺 62
- L'appareil reverrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture si aucune touche n'est actionnée pendant 10 minutes dans la vue navigation et édition.
- L'appareil verrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture après 60 s si l'utilisateur retourne au mode affichage opérationnel à partir de la vue navigation et édition.

Paramètres toujours modifiables via l'afficheur local

Certains paramètres, qui n'affectent pas la mesure, sont exclus de la protection en écriture des paramètres via l'affichage local. Malgré le code d'accès défini par l'utilisateur, ces paramètres peuvent toujours être modifiés, même si les autres paramètres sont verrouillés.



Définition du code d'accès via le navigateur web

- 1. Naviguer jusqu'au paramètre **Définir code d'accès** (→ 🖺 156).
- 2. Définir comme code d'accès un code numérique à 16 chiffres (max.).
- 3. Entrer une nouvelle fois le code d'accès dans le Paramètre **Confirmer le code d'accès** (→ 🖺 156) pour confirmer.
 - Le navigateur web passe à la page de connexion.
- - Si le code d'accès est perdu : Réinitialiser le code d'accès → 🗎 162.
 - Le Paramètre **Droits d'accès** indique le rôle utilisateur avec lequel l'utilisateur est actuellement connecté.
 - Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès
 - Rôles utilisateur et leurs droits d'accès → 🗎 62

Si pendant 10 minutes aucune action n'est effectuée, le navigateur revient automatiquement à la page d'accès.

Réinitialisation du code d'accès

Si vous avez oublié votre code d'accès, il est possible de le réinitialiser aux réglages par défaut. Pour cela, il faut entrer un code de réinitialisation. Il est alors possible de redéfinir un code d'accès spécifique à l'utilisateur par la suite.

Via le navigateur web, FieldCare, DeviceCare (via l'interface service CDI-RJ45), bus de terrain

- Un code de réinitialisation ne peut être obtenu qu'auprès du SAV local d'Endress+Hauser. Le code doit être calculé explicitement pour chaque appareil.
- 1. Noter le numéro de série de l'appareil.
- 2. Lire le paramètre **Temps de fonctionnement**.
- 3. Contacter le SAV local d'Endress+Hauser et lui indiquer le numéro de série et la durée de fonctionnement.
 - → Obtenir le code de réinitialisation calculé.
- 4. Entrer le code de réinitialisation dans le paramètre **Réinitialiser code d'accès** (→ 🖺 157).
 - Le code d'accès a été réinitialisé au réglage par défaut 0000. Il peut être redéfini
 →

 161.
- Pour des raisons de sécurité informatique, le code de réinitialisation calculé n'est valable que pendant 96 heures à partir du temps de fonctionnement spécifié et pour le numéro de série spécifique. S'il n'est pas possible de retourner à l'appareil dans les 96 heures, il faut soit augmenter de quelques jours la durée d'utilisation indiquée, soit éteindre l'appareil.

10.9.2 Protection en écriture via commutateur de verrouillage


Contrairement à la protection en écriture des paramètres via un code d'accès spécifique à l'utilisateur, cela permet de verrouiller l'accès en écriture à l'ensemble du menu de configuration - à l'exception du paramètre "Affichage contraste".

Les valeurs des paramètres sont à présent en lecture seule et ne peuvent plus être modifiées (à l'exception du paramètre "Affichage contraste") :

- Via afficheur local
- Via protocole PROFINET

Proline 500 - numérique

Activer/désactiver la protection en écriture




- 1. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 2. Retirer le module d'affichage.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.

4. Activer ou désactiver la protection en écriture :

Un réglage du commutateur de verrouillage (WP) du module électronique principal sur la position **ON** permet la protection en écriture du hardware ; un réglage sur **OFF** (réglage par défaut) désactive la protection en écriture du hardware.

► Dans le paramètre **État verrouillage**, l'option **Protection en écriture hardware** est affichée → 🗎 165. Lorsque la protection en écriture du hardware est activée, le symbole 🖺 apparaît dans la ligne d'en-tête de l'affichage de la valeur mesurée et, dans la vue navigation, devant les paramètres.



- 5. Insérer le module d'affichage.
- 6. Fermer le couvercle du boîtier.

7. AVIS

Couple de serrage trop important pour les vis de fixation!

Risque de dommages sur le transmetteur en plastique.

► Serrer les vis de fixation avec le couple de serrage indiqué : 2,5 Nm (1,8 lbf ft)

Serrer les vis de fixation.

11 Configuration

11.1 Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil

Protection en écriture active de l'appareil : paramètre État verrouillage

Fonctionnement → État verrouillage

Étendue des fonctions du paramètre "État verrouillage"

Options	Description
aucune	L'autorisation d'accès affichée dans le Paramètre Droits d'accès s'applique $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Protection en écriture hardware	Le commutateur DIP pour le verrouillage du hardware est activé sur la carte PCB. Ceci verrouille l'accès en écriture aux paramètres (p. ex. via l'affichage local ou l'outil de configuration) $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Temporairement verrouillé	En raison d'opérations internes dans l'appareil (p. ex. upload/download des données, reset, etc.), l'accès en écriture aux paramètres est temporairement bloqué. Dès la fin de ces opérations, les paramètres sont à nouveau modifiables.

Définition de la langue de programmation 11.2



Informations détaillées :

- Pour configurer la langue de service → 🗎 92
- Pour plus d'informations sur les langues de service prises en charge par l'appareil → 🖺 321

11.3 Configuration de l'afficheur

Informations détaillées :


- Sur les réglages de base pour l'afficheur local → 🖺 126
- Sur les réglages avancés pour l'afficheur local → 🖺 145

11.4 Lecture des valeurs mesurées

Avec le sous-menu Valeur mesurée, il est possible de lire toutes les valeurs mesurées.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée




11.4.1 Sous-menu "Variables mesurées"

Le Sous-menu **Variables mesurées** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles de chaque variable de process.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Variables mesurées



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Débit massique	-	Indique le débit massique actuellement mesuré.	Nombre à virgule flottante avec signe
		Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique (→ 🖺 98)	
Débit volumique	-	Indique le débit volumique actuellement calculé.	Nombre à virgule flottante avec signe
		Dépendance L'unité est tirée du paramètre Unité de débit volumique (→ 🖺 98).	

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Débit volumique corrigé	-	Indique le débit volumique corrigé actuellement calculé. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité du débit volumique corrigé (→ 🖺 98)	Nombre à virgule flottante avec signe
Densité	-	Affiche la densité mesurée actuellement. Dépendance	Nombre à virgule flottante avec signe
		L'unité est tirée du paramètre Unité de densité (→ 🖺 98).	
Densité de référence	-	Indique la masse volumique de référence actuellement calculée. Dépendance	Nombre à virgule flottante avec signe
		L'unité est reprise du paramètre Unité de densité de référence (→ 🖺 98)	
Température	-	Affiche la température mesurée actuellement. Dépendance	Nombre à virgule flottante avec signe
		L'unité est reprise du paramètre Unité de température (→ 🖺 99)	
Pression	-	Indique soit la valeur de pression fixée soit la valeur de pression externe.	Nombre à virgule flottante avec signe
		Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de pression (→ 🖺 99).	
Concentration	Pour la caractéristique de commande suivante : Caractéristique de commande "Pack application", option ED "Concentration" Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique la concentration actuellement calculée. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de concentration.	Nombre à virgule flottante avec signe
Débit massique cible	Avec les conditions suivantes : Caractéristique de commande "Pack application", option ED "Concentration" Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit massique actuellement mesuré pour le produit cible. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique (→ ■ 98)	Nombre à virgule flottante avec signe
Débit massique fluide porteur	Avec les conditions suivantes : Caractéristique de commande "Pack application", option ED "Concentration" Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit massique du produit porteur actuellement mesuré. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique (→ ■ 98)	Nombre à virgule flottante avec signe
Débit volumique corrigé cible	Avec les conditions suivantes : Caractéristique de commande "Pack application", option ED "Concentration" L'option Ethanol in water ou l'option %Masse / %Volume est sélectionnée dans le paramètre Sélection du type de liquide. Les options logicielles actuellement activées sont	Indique le débit volumique corrigé actuellement mesuré pour le produit cible. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique (→ 魯98).	Nombre à virgule flottante avec signe
	affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.		


Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Débit volumique corrigé fluide porteur	Avec les conditions suivantes : Variante de commande "Pack application", option ED "Concentration" Dans le paramètre Sélection du type de liquide, l'option Ethanol in water ou l'option %Masse / %Volume est sélectionnée. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique corrigé actuellement mesuré pour le fluide porteur. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique (→ 🖺 98).	Nombre à virgule flottante avec signe
Débit volumique cible	Avec les conditions suivantes : Variante de commande "Pack application", option ED "Concentration" L'option Ethanol in water ou l'option %Masse / %Volume est sélectionnée dans le paramètre Sélection du type de liquide. L'option %vol est sélectionnée dans le paramètre Unité de concentration. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique actuellement mesuré pour le fluide cible. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique (→ 월 98).	Nombre à virgule flottante avec signe
Débit volumique du fluide porteur	Avec les conditions suivantes : Variante de commande "Pack application", option ED "Concentration" L'option Ethanol in water ou l'option %Masse / %Volume est sélectionnée dans le paramètre Sélection du type de liquide. L'option %vol est sélectionnée dans le paramètre Unité de concentration. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit volumique actuellement mesuré pour le fluide porteur. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique (→ 魯 98).	Nombre à virgule flottante avec signe

11.4.2 Totalisateur

Le sous-menu **Totalisateur** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque totalisateur.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Totalisateur



État du totalisateur 1 ... n \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 169 Statut du totalisateur 1 ... n (Hex) \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 169

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection / Affichage	Réglage usine
Assigner la variable de process 1 n	Affecter la variable de process pour le totalisateur.	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique cible* Débit massique fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* Débit GSV * Débit GSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit NSV alternatif* Débit volumique S&W* Débit massique huile* Débit volumique eau* Débit volumique eau* Débit volumique corrigé huile* Débit volumique corrigé huile* Débit volumique corrigé eau* Valeur brut du débit massique 	Débit massique
Valeur totalisateur 1 n	Indique la valeur du totalisateur transmise au contrôleur pour traitement ultérieur.	Nombre à virgule flottante avec signe	0 kg
État du totalisateur 1 n	Indique l'état de la valeur du totalisateur transmise au contrôleur pour traitement ultérieur ('Correct', 'Incertain', 'Mauvais').	CorrectIncertainMauvais	Correct
Statut du totalisateur 1 n (Hex)	Indique l'état de la valeur du totalisateur transmise au contrôleur pour traitement ultérieur (Hex).	0 255	128

 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

11.4.3 Sous-menu "Valeurs d'entrées"

Le sous-menu **Valeurs d'entrées** guide l'utilisateur systématiquement vers les différentes valeurs des entrées.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées

▶ Valeurs d'entrées




Valeurs d'entrée de l'entrée courant

Le sous-menu **Entrée courant 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque entrée courant.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées → Entrée courant 1 ... n



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage
Valeur mesurée 1 n	Indique la valeur d'entrée actuelle.	Nombre à virgule flottante avec signe
Mesure courant 1 n	Indique la valeur actuelle de l'entrée courant.	0 22,5 mA

Valeurs d'entrée de l'entrée d'état

Le sous-menu **Entrée état 1 \dots n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque entrée d'état.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées → Entrée état 1 ... n



Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Description	Affichage
Valeur de l'entrée état	Indique le niveau de signal entrée courant.	HauteBas

11.4.4 Valeur de sortie

Le sous-menu **Valeur de sortie** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque sortie.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie




Valeurs de sortie de la sortie courant

Le sous-menu **Valeur sortie courant** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque sortie courant.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie → Valeur sortie courant 1 ... n



Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Description	Affichage
Courant de sortie	Indique la valeur actuelle calculée de la sortie courant.	3,59 22,5 mA
Mesure courant	Indique la valeur actuelle mesurée de la sortie courant.	0 30 mA


Valeurs de sortie de la sortie impulsion/fréquence/tout ou rien

Le sous-menu **Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque sortie impulsion/fréquence/tout ou rien.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Valeur mesurée \rightarrow Valeur de sortie \rightarrow Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 ... n





Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Sortie fréquence	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Fréquence est sélectionnée.	Indique la valeur actuellement mesurée pour la sortie fréquence.	0,0 12 500,0 Hz
Sortie impulsion 1 n	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Indique la fréquence d'impulsion actuellement délivrée.	Nombre à virgule flottante positif
Changement d'état	L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Indique l'état actuel de la sortie tout ou rien.	OuvertFermé

Valeurs de sortie de la sortie relais

Le sous-menu **Sortie relais 1 \dots n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles de chaque sortie relais.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Valeur mesurée \rightarrow Valeur de sortie \rightarrow Sortie relais 1 ... n



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage
Changement d'état	Affiche l'état actuel du relais.	OuvertFermé
Cycles de commutation	Affiche le nombre de cycles de commutation effectuées.	Nombre entier positif
Nombre max. de cycles de commutation	Indique le nombre maximal de cycles de commutation garantis.	Nombre entier positif

11.5 Adaptation de l'appareil aux conditions de process

Pour ce faire, on dispose:

- des réglages étendus à l'aide du sous-menu **Configuration étendue** (→ 🖺 134)

172


11.6 Remise à zéro du totalisateur

Les totalisateurs sont réinitialisés dans le sous-menu Fonctionnement :

- Contrôle totalisateur
- RAZ tous les totalisateurs

Navigation

Menu "Fonctionnement" → Totalisateur



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Contrôle du totalisateur 1 n	Démarrer le totalisateur.	 RAZ + maintien Présélection + maintien Tenir Totalisation 	Totalisation
Valeur de présélection 1 n	Spécifier la valeur initiale du totalisateur.	Nombre à virgule flottante avec signe	0 kg
RAZ tous les totalisateurs	Remettre tous les totalisateurs à 0 et démarrer.	AnnulerRAZ + totalisation	Annuler

11.6.1 Étendue des fonctions du paramètre "Contrôle totalisateur"

Options	Description
Totalisation	Le totalisateur est démarré et continue de fonctionner.
RAZ + maintien	La totalisation est arrêtée et le totalisateur remis à 0.
Présélection + maintien 1)	Le processus de totalisation est arrêté et le totalisateur est réglé sur sa valeur de départ définie à partir du paramètre Valeur de présélection .
RAZ + totalisation	Le totalisateur est remis à 0 et la totalisation redémarrée.
Présélection + totalisation 1)	Le totalisateur est réglé sur la valeur de démarrage définie dans le paramètre Valeur de présélection et la totalisation redémarre.
Tenir	La totalisation est arrêtée.

1) Visible selon les options de commande ou les réglages de l'appareil

11.6.2 Étendue des fonctions du paramètre "RAZ tous les totalisateurs"

Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et l'utilisateur quitte le paramètre.
RAZ + totalisation	Tous les totalisateurs sont remis à 0 et la totalisation redémarre. Ceci supprime toutes les valeurs de débit totalisées précédemment.

11.7 Affichage de l'historique des valeurs mesurées

Le pack d'applications **HistoROM étendue** (option de commande) doit être activé dans l'appareil pour que le sous-menu **Enregistrement des valeurs mesurées** apparaisse. Celuici comprend tous les paramètres pour l'historique des valeurs mesurées.




L'enregistrement des données est également possible via :

- Outil d'Asset Management FieldCare → 🖺 73.
- Navigateur Web

Étendue des fonctions

- Mémorisation possible d'un total de 1 000 valeurs mesurées
- 4 voies d'enregistrement
- Intervalle d'enregistrement des valeurs mesurées réglable
- Tendance de la valeur mesurée pour chaque voie d'enregistrement affiché sous la forme d'un diagramme



■ 26 Diagramme de tendance de la valeur mesurée

continu à la mesure en cours.

- Axe x : selon le nombre de voies sélectionnées, affiche 250 à 1 000 valeurs mesurées
- d'une variable de process.

 Axe y : indique l'étendue approximative des valeurs mesurées et adapte celle-ci en
- Si la durée de l'intervalle d'enregistrement ou l'affectation des variables de process aux voies est modifiée, le contenu de la mémoire des valeurs mesurées est effacé.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Enregistrement des valeurs mesurées

► Enregistrement des valeurs mesurées		
Affecter voie 1	→ 🖺 176	
Affecter voie 2	→ 🖺 177	
Affecter voie 3	→ 🖺 177	
Affecter voie 4	→ 🖺 178	

Intervalle de mémorisation	→ 🖺 178
Reset tous enregistrements	→ 🖺 178
Enregistrement de données	→ 🖺 178
Retard Logging	→ 🖺 178
Contrôle de l'enregistrement des données	→ 🖺 178
Statut d'enregistrement de données	→ 🖺 178
Durée complète d'enregistrement	→ 🖺 178

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage	Réglage usine
Affecter voie 1	Le pack application HistoROM étendue est disponible.	Affecter la variable de process à la voie d'enregistrement.	■ Arrêt ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé* ■ Densité ■ Densité de référence* ■ Température ■ Pression ■ Viscosité dynamique ■ Viscosité cinématique ■ Viscosité dynamique compensée en temp.* ■ Viscosité cinématique compensée en temp.* ■ Débit GSV ■ Débit GSV ■ Débit GSV ■ alternatif* ■ Débit NSV ■ Débit NSV ■ Débit NSV ■ Débit NSV ■ Densité de référence alternatif* ■ Débit volumique S&W* ■ Densité de référence alternative* ■ Water cut* ■ Densité huile* ■ Densité eau* ■ Débit massique huile* ■ Débit volumique corrigé huile ■ Débit volumique corrigé eau* ■ Débit volumique corrigé eau* ■ Débit volumique corrigé eau ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ Sortie spécifique à	Arrêt

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage	Réglage usine
			■ Indice de milieu inhomogène ■ Indice de bulles en suspension * ■ HBSI * ■ Valeur brut du débit massique ■ Courant d'excitation 0 ■ Courant d'excitation 1 * ■ Amortissement de l'oscillation 0 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 0 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 1 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 1 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 1 * ■ Fréquence d'oscillation 1 * ■ Fréquence d'oscillation 1 * ■ Frequence d'oscillation 1 * ■ Fluctuations fréquence 0 * ■ Fluctuations fréquence 1 * ■ Amplitude de l'oscillation 1 * ■ Amplitude de l'oscillation 1 * ■ Asymétrie signal Signal torsion asymétrie * ■ Température enceinte de confinement * ■ Température électronique Index d'asymetrie de la bobine capteur ■ Point d'essai 1 ■ Sortie courant 2 * ■ Sortie courant 3 * ■ Sortie courant 4 *	
Affecter voie 2	Le pack application HistoROM étendue est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affecter une variable process à la voie d'enregistrement.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affecter voie 1 (→ 🖺 176)	Arrêt
Affecter voie 3	Le pack application HistoROM étendue est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affecter une variable process à la voie d'enregistrement.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affecter voie 1 (→ 🖺 176)	Arrêt

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage	Réglage usine
Affecter voie 4	Le pack application HistoROM étendue est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affecter une variable process à la voie d'enregistrement.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affecter voie 1 (→ 🖺 176)	Arrêt
Intervalle de mémorisation	Le pack application HistoROM étendue est disponible.	Définir l'intervalle d'enregistrement des données. Cette valeur définit l'intervalle de temps entre les différents points de données dans la mémoire.	0,1 3 600,0 s	1,0 s
Reset tous enregistrements	Le pack application HistoROM étendue est disponible.	Effacer toute la mémoire des données.	AnnulerEffacer données	Annuler
Enregistrement de données	-	Sélectionner le type d'enregistrement des données.	EcrasementNon écrasé	Ecrasement
Retard Logging	Dans le paramètre Enregistrement de données, l'option Non écrasé est sélectionnée.	Entrer la temporisation pour l'enregistrement des valeurs mesurées.	0 999 h	0 h
Contrôle de l'enregistrement des données	Dans le paramètre Enregistrement de données, l'option Non écrasé est sélectionnée.	Démarrer et arrêter l'enregistrement des valeurs mesurées.	AucuneSupprimer + redémarrerArrêt	Aucune
Statut d'enregistrement de données	Dans le paramètre Enregistrement de données, l'option Non écrasé est sélectionnée.	Indique l'état de l'enregistrement des valeurs mesurées.	FaitRetard actifActiveArrêté	Fait
Durée complète d'enregistrement	Dans le paramètre Enregistrement de données, l'option Non écrasé est sélectionnée.	Indique la durée totale de l'enregistrement.	Nombre à virgule flottante positif	0 s

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

11.8 Gas Fraction Handler

Le Gas Fraction Handler améliore la stabilité et la répétabilité des mesures avec les produits à deux phases et fournit des informations de diagnostic précieuses pour le process.

La fonction recherche en permanence des bulles de gaz dans les liquides ou des gouttelettes dans les gaz, cette seconde phase ayant une influence sur les valeurs de débit et de masse volumique fournies.

Dans le cas des produits à deux phases, le Gas Fraction Handler stabilise les valeurs fournies et assure une meilleure lisibilité pour les opérateurs ainsi qu'une interprétation plus simple par le système de contrôle commande. Le niveau de lissage est ajusté en fonction de l'importance des perturbations entraînées par la seconde phase. Dans le cas des produits à une phase, le Gas Fraction Handler n'a aucune influence sur les valeurs fournies.

Options possibles pour le paramètre Gas Fraction Handler :

- Désactivé : le Gas Fraction Handler est désactivé. En présence d'une seconde phase, des fluctuations importantes surviennent dans les valeurs de débit et de densité fournies.
- Moyen: à utiliser pour les applications avec des niveaux de seconde phase faibles ou intermittents.
- Puissant :à utiliser pour les applications avec des niveaux de seconde phase très importants.

178

Si des constantes d'amortissement fixes appliquées au débit et à la masse volumique sont paramétrées ailleurs dans l'appareil, le Gas Fraction Handler s'y ajoute.


I

Pour une description plus précise du paramètre Gas Fraction Handler, voir la documentation spéciale de l'appareil → 🖺 328

11.8.1 Sous-menu "Mode de mesure"

Navigation

Menu "Expert" \rightarrow Capteur \rightarrow Mode de mesure



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Gas Fraction Handler	Active la fonction gestion de la fraction de gaz pour les fluides biphasés.	ArrêtMoyenPuissant	Moyen

11.8.2 Sous-menu "Indice moyen"

Navigation

Menu "Expert" \rightarrow Application \rightarrow Indice moyen

► Indice moyen		
	Indice de milieu inhomogène (6368)	→ 🖺 180
	Éliminer les gaz humides non homogènes (6375)	→ 🖺 180
	Éliminer les liquides non homogènes (6374)	→ 🖺 180
	Indice de bulles en suspension (6376)	→ 🖺 180
	Éliminer les bulles en suspension (6370)	→ 🖺 180

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Entrée	Réglage usine
Indice de milieu inhomogène	-	Indique le degré d'inhomogénéité du fluide.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Éliminer les gaz humides non homogènes	-	Entrez la valeur de coupure pour les applications de gaz humide. En dessous de cette valeur, le 'Indice de milieu inhomogène' est mis à 0.	Nombre à virgule flottante positif	0,25
Éliminer les liquides non homogènes	-	Entrez la valeur de coupure pour les applications liquides. En dessous de cette valeur, le 'Indice de milieu inhomogène' est mis à 0.	Nombre à virgule flottante positif	0,05
Indice de bulles en suspension	L'indice de diagnostic est disponible uniquement pour le Promass Q.	Indique la quantité relative de bulles en suspension dans le fluide.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Éliminer les bulles en suspension	Le paramètre est disponible uniquement pour le Promass Q.	Entrer la valeur de suppression pour les bulles en suspension. En dessous de cette valeur,	Nombre à virgule flottante positif	0,05

Aperçu des paramètres avec description sommaire

11.9 Heartbeat Verification + Monitoring

l'indice des bulles en suspension est fixé à 0.

11.9.1 Caractéristiques du produit

Heartbeat Technology offre une fonctionnalité de diagnostic grâce à l'autosurveillance continue, à la transmission de variables mesurées supplémentaires à un système de Condition Monitoring et à la vérification in situ des appareils de mesure dans l'application.

La portée du test obtenue par ces tests de diagnostic et de vérification est exprimée par la **couverture de test totale** (TTC). La valeur TTC est calculée à l'aide de la formule suivante pour les erreurs aléatoires (calcul basé sur le mode FMEDA selon IEC 61508) :

$$TTC = (\lambda_{TOT} - \lambda_{du}) / \lambda_{TOT}$$

 λ_{TOT} : Taux de l'ensemble des défaillances théoriquement possibles

Seules les défaillances dangereuses non détectées qui ne sont pas saisies par le diagnostic de l'appareil peuvent fausser la valeur mesurée émise ou interrompre l'émission des valeurs mesurées.


Heartbeat Technology vérifie le fonctionnement de l'appareil dans la tolérance de mesure spécifiée avec un TTC défini. La couverture TTC définie est indiquée dans le certificat TÜV (TÜV = Technical Inspection Association) spécifique au produit.

- La valeur TTC courante dépend de la configuration et de l'intégration de l'appareil de mesure. Les valeurs indiquées ci-dessus ont été déterminées dans les conditions suivantes :
 - Simulation du fonctionnement inactive
 - Comportement en cas d'erreur, sortie courant réglée sur Alarme minimum ou Alarme maximum et l'unité d'exploitation reconnaît les deux alarmes
 - Les réglages pour le comportement du diagnostic correspondent aux réglages par défaut

180

11.9.2 Intégration système

Les fonctions **Heartbeat Technology** sont disponibles via le module d'affichage local et les interfaces numériques. Les fonctions peuvent être utilisées via un système d'Asset Management et l'infrastructure d'automatisation (p. ex. API) ou la plateforme Cloud Netilion.



Structure générale des écrans

- 271 API
- 2 Système d'Asset Management
- 3 Plateforme Cloud Netilion
- 4 Appareil de mesure

Pour plus d'informations sur Netilion : www.fr.endress.com → Télécharger

1 Interior Control Co

Réalisation de la vérification et création d'un rapport de vérification

A0050212

- 1 Afficheur local
- 2 Navigateur web
- 3 FieldCare
- 4 Archive de données (via le DTM de vérification Flow)
- 5 Plateforme Cloud Netilion
- 6 Rapport de vérification

Démarrer **Heartbeat Verification** via l'une des interfaces suivantes :

- Interface d'intégration système d'un système de niveau supérieur
- Afficheur local
- Interface WLAN
- Interface service CDIRJ45 (CDI : Common Data Interface)

Il faut accéder à l'appareil à partir d'un système de niveau supérieur via l'interface d'intégration système afin de démarrer une vérification et signaler le résultat de la vérification (Réussi ou Échec). Il n'est pas possible de démarrer la vérification via un signal d'état externe et de transmettre les résultats à un système de niveau supérieur via la sortie état.

Les résultats détaillés de la vérification (8 jeux de données) sont enregistrés dans l'appareil et fournis sous la forme d'un rapport de vérification.

Des rapports de vérification peuvent être générés à l'aide du DTM appareil, serveur web intégré dans l'appareil de mesure ou du logiciel d'Asset Management FieldCare d'Endress +Hauser.

Avec le DTM de vérification Flow, FieldCare offre également la possibilité de gestion des données et d'archivage des résultats de vérification afin de créer une documentation traçable.

Le DTM de vérification Flow permet également l'analyse des tendances – c'est-à-dire la possibilité de surveiller, de comparer et de suivre les résultats de toutes les vérifications effectuées sur l'appareil. Celui-ci peut être utilisé à des fins d'évaluation, par exemple pour prolonger les intervalles de réétalonnage.

L'échange de données peut se faire automatiquement ou être déclenché par un utilisateur.

182


Intégration dans le système d'API

La fonction de vérification intégrée dans l'appareil de mesure peut être activée via un système numérique de contrôle commande et les résultats ainsi vérifiés.

[]i

Pour plus d'informations sur l'intégration système", voir le manuel de mise en service (référence de la documentation)

Pour ce faire, il faut mettre en place la procédure suivante :



Résultat de la vérification : le résultat global de la vérification est indiqué dans le paramètre **Résultat général**. En fonction du résultat, des mesures différentes, spécifiques à l'application, doivent être exécutées par les routines du système ; p. ex. une alerte "Maintenance requise" est déclenchée si le résultat est **Échec**.

Disponibilité des données pour l'utilisateur

Les données issues de la fonction **Heartbeat Monitoring** et de la fonction **Heartbeat Verification** sont rendues disponibles de différentes manières.

Appareil

Heartbeat Monitoring

L'utilisateur peut lire les grandeurs de mesure de surveillance dans le menu de configuration.

Heartbeat Verification

- Démarrer la vérification.
- Lire le dernier résultat de vérification.

Système d'Asset Management

Heartbeat Monitoring

Configuration de la fonction de surveillance : spécifier quels paramètres de surveillance sont émis en continu via l'interface d'intégration système.

Heartbeat Verification

- Démarrer la vérification dans le menu de configuration.
- Lire, archiver et documenter les résultats de la vérification, y compris les résultats détaillés avec le DTM de vérification Flow et les DTM appareils.

Système API

Heartbeat Monitoring

Configuration de la fonction de surveillance : spécifier quels paramètres de surveillance sont émis en continu via l'interface d'intégration système.

Heartbeat Verification

- Démarrer la vérification.
- L'utilisateur peut lire le résultat de la vérification (réussite/échec) dans le système.

Plateforme Cloud Netilion

Heartbeat Monitoring

Configuration de la fonction de surveillance : spécifier quels paramètres de surveillance sont émis en continu via l'interface d'intégration système.

Heartbeat Verification

- Démarrer la vérification.
- Lire, archiver et documenter les résultats de la vérification, y compris les résultats détaillés en utilisant le rapport de vérification Heartbeat Technology.

Gestion des données

Les résultats d'une **vérification Heartbeat** sont enregistrés en tant que jeu de paramètres non volatil dans la mémoire de l'appareil de mesure :

- Disponibilité de 8 emplacements de stockage pour les jeux de paramètres
- \blacksquare Les nouveaux résultats de vérification écrasent les anciennes données selon le principe FIFO $^{1)}$

Les résultats peuvent être documentés sous la forme d'un rapport de vérification à l'aide duserveur web intégré dans l'appareil de mesure du logiciel d'Asset Management FieldCare d'Endress+Hauser et Netilion Health.

FieldCare offre également des capacités supplémentaires avec le DTM de vérification Flow :

- Archivage des résultats de vérification
- Exportation des données à partir de ces archives
- Analyse des tendances des résultats de vérification (fonction enregistreur à tracé continu)

Gestion des données via le navigateur web

Grâce au serveur web intégré, l'appareil peut être configuré et une fonction **Heartbeat Verification** exécutée. Les résultats de la vérification peuvent être affichés et un rapport de vérification peut être créé.

Impression d'un rapport de vérification


Un rapport de vérification est créé au format PDF.



Condition : une vérification a déjà est réalisée.

Interface utilisateur dans le navigateur Web après la connexion :

1) First In – First Out



- 1. Cliquer sur les boutons de navigation **Gestion des données** → **Documents** → **Rapport de vérification**.
 - La zone de saisie pour le téléchargement des rapports de vérification s'affiche.
- 2. Entrer les informations nécessaires dans les champs **Opérateur de l'installation** et **Emplacement**.
 - $lue{}$ Les informations entrées ici apparaissent dans le rapport de vérification.
- 3. Sélectionner le bloc de données résultat.
 - Un bloc de données résultat est indiqué par un horodatage dans la liste déroulante.
 - Si aucune vérification n'a été réalisée, le message "Aucun bloc de données résultat" est affiché ici.
- 4. Cliquer sur **Upload**.
 - Le serveur web génère un rapport de vérification au format PDF.


Gestion des données via le DTM appareil

Grâce au DTM appareil, l'appareil peut être configuré et une fonction **Heartbeat Verification** exécutée. Les résultats de la vérification peuvent être affichés et un rapport de vérification peut être créé.

Gestion des données via le DTM de vérification Flow

Le DTM de vérification Flow permet d'exécuter une fonction **Heartbeat Verification**. Les résultats de la vérification peuvent être affichés et un rapport de vérification peut être créé.

Le DTM de vérification Flow offre des fonctionnalités étendues pour la gestion et la visualisation des résultats.




28 Page d'accueil "DTM de vérification Flow" dans FieldCare SFE500

Un assistant guide l'utilisateur à travers quatre processus différents, étape par étape, avec un texte d'aide.


Point d'entrée	Description du processus
Effectuer la vérification Connexion en ligne à l'appareil requise.	Effectuer la vérification et générer un rapport de vérification.
Générer un rapport de vérification à l'aide d'un jeu de données de vérification à partir de l'appareil (en ligne) à partir de l'archive (hors ligne)	Sélectionner le jeu de données de vérification existant et créer le rapport de vérification.
Créer des graphiques pour les paramètres de diagnostic sélectionnés à partir des jeux de données de vérification stockés	Créer des graphiques pour les paramètres de diagnostic sélectionnés à partir des jeux de données de vérification archivés aux fins d'analyse avancée et d'analyse de tendance.
Gérer les jeux de données de vérification ou les modèles de graphiques stockés	Supprimer ou modifier des jeux de données de vérification ou des modèles de graphiques archivés.

Effectuer la vérification



- \blacksquare 29 Exemple : rapport de vérification affiché après la vérification
- Connexion en ligne à l'appareil requise.

Générer un rapport de vérification à l'aide d'un jeu de données de vérification




- 🖻 30 Exemple : génération d'un rapport de vérification à l'aide d'un jeu de données de vérification
- Lire le jeu de données de vérification à partir de Appareil : Connexion en ligne à l'appareil requise.
 - Archive : Configuration hors ligne suffisante.

Create days Meadest infractions and the Terminal Meadest infractions and the Terminal

Création de graphiques pour des paramètres de diagnostic sélectionnés à partir de jeux de données de vérification stockés

- Sa Exemple : Créer des graphiques édités par l'utilisateur pour des paramètres de diagnostic sélectionnés à partir de jeux de données de vérification stockés
- L'utilisateur peut créer ses propres modèles.

Gestion des jeux de données de vérification ou des modèles de graphiques stockés



32 Exemple: Suppression ou modification de jeux de données de vérification ou de modèles de graphiques stockés

11.9.3 Heartbeat Verification

La fonctionnalité Heartbeat Verification vérifie sur demande le fonctionnement de l'appareil dans le cadre de la tolérance de mesure spécifiée. Le résultat de la vérification est "Réussi" ou "Échec".

Les données de vérification sont enregistrées dans l'appareil et archivées en option sur un PC avec le logiciel d'Asset Management DeviceCare ou FieldCare sur un PC. Sur la base de

ces données, un rapport de vérification est généré automatiquement pour garantir que la documentation traçable des résultats de la vérification est disponible.

Heartbeat Technology offre deux options pour exécuter la fonction Heartbeat Verification :

- vérification standard → 🖺 191 La vérification est réalisée automatiquement par l'appareil et sans contrôle manuel des variables mesurées externes.
- Vérification étendue → 🖺 194 La vérification inclut l'entrée des variables mesurées externes.

Performances

La fonction **Heartbeat Verification** est exécutée à la demande et complète l'autosurveillance permanente par des contrôles supplémentaires.

La vérification standard contrôle également les entrées et sorties analogiques suivantes :

- Sortie courant 4 à 20 mA, active et passive
- Sortie impulsion/fréquence, active et passive
- Entrée courant 4 à 20 mA. active et passive
- Sortie relais

La vérification étendue prend en charge un contrôle des modules de sortie suivants au moyen d'une simulation et mesure à l'aide d'un équipement de mesure externe :

- Sortie courant 4 à 20 mA, active et passive
- Sortie impulsion/fréquence, active et passive

Le test est basé sur les valeurs de référence qui sont intégrées dans l'appareil de mesure, traçables à partir de l'usine et de façon redondante dans l'appareil. La fonctionnalité Heartbeat Verification confirme sur demande la fonction de l'appareil avec la couverture de test totale (TTC).

Évaluée par un organisme indépendant : la fonctionnalité **Heartbeat Technology** satisfait aux exigences de traçabilité de la vérification selon DIN EN ISO 9001:2015, Clause 7.1.5.2 a Traçabilité des mesures. Selon la norme, l'utilisateur est responsable de la spécification de l'intervalle de vérification conformément aux exigences.

Mise en service

Le paramétrage nécessaire dans le cadre de **Heartbeat Verification** (référence usine) est enregistré lors de l'étalonnage usine et mémorisé de façon permanente dans l'appareil de mesure.

Lorsque la vérification est effectuée dans l'application, la situation actuelle de l'appareil de mesure est comparée à cette référence usine.



Recommandation: Lors du processus de mise en service de l'appareil de mesure, une vérification initiale (et toutes les vérifications supplémentaires pendant le cycle de vie) est effectuée dans des conditions de process ou de référence → 🖺 184.

Les résultats sont enregistrés comme situation initiale dans le cycle de vie de l'appareil de mesure jusqu'à la 8ème vérification. À partir de la 9ème vérification, une impression des rapports de vérification ou un téléchargement des données à l'aide du DTM de vérification Flow est recommandée pour éviter de perdre les données des vérifications précédentes.

Enregistrement des données de référence

Il est possible d'enregistrer manuellement les données relatives à l'opérateur et à l'emplacement. Ces données apparaissent sur le rapport de vérification.




L'opération se poursuit pendant que ces données sont enregistrées.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Configuration Heartbeat → Réglages de base Heartbeat

Navigation

Menu "Expert" → Diagnostic → Heartbeat Technology → Réglages de base Heartbeat



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée
Opérateur de l'installation		Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /)
Emplacement	<u> </u>	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /)

Configuration

Première réalisation

▶ Lors de la mise en service de l'appareil de mesure :

Effectuer une vérification initiale afin d'enregistrer les résultats comme situation initiale dans le cycle de vie de l'appareil de mesure. À partir de la 9ème vérification, l'impression des rapports de vérification ou le téléchargement des données à l'aide du DTM de vérification Flow est recommandé.

La vérification initiale peut être réalisée de 2 manières :

- Vérification standard → 🖺 191
- Vérification étendue → 🖺 194

Comportement de l'appareil et interprétation

Le résultat est "Réussi"

Tous les résultats de test se situent dans les spécifications.

Si le facteur d'étalonnage et le point zéro correspondent aux réglages d'usine, il y a un degré élevé de certitude que l'appareil de mesure est conforme à la spécification pour le débit et la densité.

La vérification donne généralement le résultat "Réussi" dans la plupart des applications.

Le résultat est "Échec"

Un ou plusieurs résultats de test sont en dehors des spécifications.

Si le résultat de la vérification est "Échec", prendre les mesures suivantes :

- 1. Établir des conditions de process définies et stables.
 - S'assurer que la température de process est constante. Éviter les gaz humides, les mélanges diphasiques, le débit pulsé, les surpressions et les débits élevés.
- 2. Répéter la vérification.

précédente.

Répéter la vérification "Réussi"

Si le résultat de la deuxième vérification est "Réussi", le résultat de la première vérification peut être ignoré. Afin d'identifier les écarts possibles, comparer les conditions actuelles du process avec les conditions du process d'une vérification

190

Si le résultat de la vérification est une nouvelle fois "Échec", prendre les mesures suivantes :

- 1. Prendre une mesure sur la base des résultats de vérification et information de diagnostic de l'appareil.
 - La cause de l'erreur peut être déterminée en identifiant le groupe de test avec une vérification "Échec".
- 2. Fournir au SAV Endress+Hauser le résultat de la vérification avec les conditions actuelles du process.
- 3. Contrôler l'étalonnage ou étalonner l'appareil de mesure.
 - L'étalonnage présente l'avantage d'enregistrer l'état de l'appareil "as found" et de définir l'écart de mesure réel.

Vérification standard

La vérification standard est réalisée automatiquement par l'appareil et sans contrôle manuel des grandeurs de mesure externes.

Comportement du diagnostic

L'appareil signale que la vérification standard est en cours : message de diagnostic \triangle C302 Vérification des dispositifs en cours

- Réglage par défaut pour le comportement du diagnostic : avertissement
- L'appareil continue de mesurer.
- Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés.
- Durée du test : env. 60 secondes.
- Le comportement du diagnostic peut être modifié par l'utilisateur si nécessaire :
 Expert → Système → Traitement événement → Comportement du diagnostic
 Si **Alarme** est sélectionné comme comportement de diagnostic, la sortie des valeurs mesurées est interrompue en cas d'erreur et les sorties signal et lestotalisateurs adoptent l'état d'alarme défini.
 - Une catégorie est affectée au message de diagnostic correspondant des sorties dans le sous-menu Configuration diagnostic.
 Expert → Communication → Configuration diagnostic
 Si l'appareil n'a pas de sorties, celles-ci sont émises comme une erreur. Pour empêcher qu'une erreur ne soit sortie, affecter l'option Aucun effet (N) à toutes les sorties qui ne sont pas présentes sur l'appareil.
- Pour des informations détaillées sur le diagnostic et la suppression des défauts, ainsi que pour des informations sur le diagnostic et les mesures correctives associées, voir le manuel de mise en service.

Réalisation de la vérification standard

Avant que la vérification ne démarre

Les entrées de date et d'heure sont mémorisées en plus de l'heure actuelle et des résultats de la vérification et apparaissent sur le rapport de vérification.

Les paramètre **Année**, **Mois, Jour, Heure, AM/PM et Minute** sont utilisés pour enregistrer manuellement les données au moment de la vérification.

1. Entrer la date et l'heure.

Sélectionner le mode de vérification

2. Dans le paramètre **Mode de vérification**, sélectionner l'option **Vérification standard**.

Démarrage du test de la vérification

- 3. Dans le paramètre **Démarrer vérification**, sélectionner l'option **Démarrer**.
 - Pendant que la vérification est effectuée, la progression de la vérification est indiquée en % (indicateur graphique à barres) dans le paramètre **En cours**.

Affichage de l'état et du résultat de vérification

L'état actuel de la vérification standard est affiché dans le paramètre **État** (\rightarrow) 194):

- Fait
 - Le test de la vérification est terminé.
- Occupé
 - Le test de la vérification est en cours.
- Non fait
 - Une vérification n'a pas encore été effectuée sur cet appareil de mesure.
- Echec

Une condition préalable à l'exécution de la vérification n'a pas été remplie, la vérification ne peut pas démarrer (p. ex. en raison de paramètres de process instables) $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 190$.

Le résultat de la vérification est affiché dans le paramètre **Résultat général** ($\Rightarrow \triangleq 194$):

- Réussi
 - Tous les tests de la vérification ont réussi.
- Non fait
 - Une vérification n'a pas encore été effectuée sur cet appareil de mesure.
- Échec
 - Un ou plusieurs tests de la vérification n'ont pas réussi $\rightarrow \implies 190$.
- i
- Le résultat global de la dernière vérification est toujours accessible dans le menu.
- Navigation:
 - Diagnostic → Heartbeat Technology → Résultats de vérification

 - Si l'appareil ne passe pas la vérification, les résultats sont néanmoins enregistrés et indiqués dans le rapport de vérification.
 - Cela aide les utilisateurs à effectuer une recherche ciblée de la cause de l'erreur
 → 190.

Sous-menu "Vérification en cours"

Navigation

Menu "Diagnostic" → Heartbeat Technology → Vérification en cours

▶ Vérification en cours	
Année	→ 🖺 193
Mois	→ 🖺 193
Jour	→ 🖺 193
Heure	→ 🖺 193
AM/PM	→ 🖺 193
Minute	→ 🖺 193
Mode de vérification	→ 🖺 193
Informations sur le capteur externe	→ 🖺 201
Démarrer vérification	→ 🗎 194

En cours	→ 🖺 194
Valeur mesurée	→ 🖺 202
Valeur de sortie	→ 🖺 202
État	→ 🖺 194
Résultat général	→ 🖺 194

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection / Affichage	Réglage usine
Année	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 1) : entrée de l'année de réalisation de la vérification.	9 99	10
Mois	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 2) : entrée du mois de réalisation de la vérification.	 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 	Janvier
Jour	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 3) : entrée du jour de réalisation de la vérification.	1 31 d	1 d
Heure	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 4) : entrée de l'heure de réalisation de la vérification.	0 23 h	12 h
AM/PM	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active. L'option dd.mm.yy hh:mm am/pm ou l'option mm/dd/yy hh:mm am/pm est sélectionnée dans le paramètre Format date/heure (2812).	Entrée de la date et de l'heure (champ 5) : entrée du matin ou de l'après-midi.	■ AM ■ PM	AM
Minute	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 6) : entrée de la minute de réalisation de la vérification.	0 59 min	0 min
Mode de vérification	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Sélectionner le mode de vérification. Vérification standard La vérification est réalisée automatiquement par l'appareil et sans contrôle manuel des variables mesurées externes.	Vérification standard	Vérification standard

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection / Affichage	Réglage usine
Démarrer vérification	-	Démarrage de la vérification. Démarrer la vérification avec l'option Démarrer .	AnnulerDémarrer	Annuler
En cours	-	Affiche la progression du processus.	0 100 %	-
État	-	Affiche l'état actuel de la vérification.	FaitOccupéEchecNon fait	-
Résultat de la vérification	-	Affiche le résultat général de la vérification. Description détaillée de la classification des résultats: → 204	Non supportéRéussiNon faitÉchec	Non fait

Vérification étendue

Des signaux de sortie prédéfinis en permanence, qui ne représentent pas la valeur actuellement mesurée, sont simulés au cours de la vérification étendue. Pour mesurer les signaux simulés, il peut être nécessaire de mettre préalablement le système numérique de contrôle commande de niveau supérieur dans un état sûr. Afin d'effectuer une vérification, la sortie impulsion/fréquence/tor doit être activée et assignée à une grandeur de mesure.

Vérification étendue des grandeurs de mesure

Courant de sortie (sortie courant)

- Simulation des valeurs mesurées pour chaque sortie physiquement présente sur l'appareil
- Simulation "Valeur basse" et "Valeur haute"
- Mesure des deux valeurs
- Entrée des deux valeurs mesurées dans l'écran de vérification

Fréquence de sortie (sortie impulsion/fréquence)

- Simulation des valeurs mesurées pour chaque sortie physiquement présente sur l'appareil
- Simulation valeur sortie impulsion : fréquence simulée en fonction de la durée d'impulsion configurée
- Simulation valeur sortie fréquence : fréquence maximale

Pour plus d'informations sur la simulation, voir le manuel de mise en service.

Exigences relatives à l'équipement de mesure

Recommandations concernant l'équipement de mesure

Incertitude de mesure du courant DC	±0,2 %
Résolution du courant DC	10 μΑ
Incertitude de mesure de la tension DC	±0,1 %
Résolution de la tension DC	1 mV
Incertitude de la mesure de fréquence	±0,1 %

Résolution de la fréquence	1 Hz
Coefficient de température	0,0075 %/℃

Raccordement de l'équipement de mesure dans le circuit de mesure


Détermination de l'affectation des bornes pour les sorties

L'affectation des bornes dépend de la version spécifique de l'appareil.

Pour déterminer l'affectation des bornes spécifique à l'appareil :

- Voir l'autocollant dans le cache-bornes
- Vérifier le menu de configuration via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration
 - Configuration → Configuration E/S → Module E/S 1 ... n numéro de borne
 - Expert \rightarrow Configuration E/S \rightarrow Module E/S 1 ... n numéro de borne
- Pour des informations détaillées sur l'affectation des bornes, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil

Sortie courant active



A003391

- 33 Vérification étendue de la sortie courant active
- 1 Système d'automatisation avec entrée courant (p. ex. API)
- 2 Ampèremètre
- 3 Transmetteur


Vérification étendue de la sortie courant active

▶ Raccorder l'ampèremètre au transmetteur en le bouclant en série dans le circuit.

Si le système d'automatisation est mis hors tension, le circuit de mesure peut s'en trouver interrompu. Il n'est alors pas possible d'effectuer une mesure. Si c'est le cas, procéder comme suit :

- 1. Déconnecter les câbles de la sortie courant (+/-) sur le système d'automatisation.
- 2. Court-circuiter les câbles de la sortie courant (+ / -).
- 3. Raccorder l'ampèremètre au transmetteur en le bouclant en série dans le circuit.

Sortie courant passive




34 Vérification étendue de la sortie courant passive

- 1 Système d'automatisation avec entrée courant (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Ampèremètre
- 4 Transmetteur

Vérification étendue de la sortie courant passive

- 1. Brancher l'ampèremètre au transmetteur en le bouclant en série dans le circuit.
- 2. Raccorder l'alimentation électrique.

Sortie impulsion/fréquence/tor active




35 Vérification étendue de la sortie impulsion/fréquence active

- 1 Système d'automatisation avec entrée impulsion/fréquence (p. ex. API)
- 2 Fréquencemètre
- 3 Transmetteur

Vérification étendue de la sortie impulsion/fréquence active

► Connecter le fréquencemètre en parallèle à la sortie impulsion/fréquence du transmetteur

Sortie impulsion/fréquence/tor passive



■ 36 Vérification étendue de la sortie impulsion/fréquence passive

- 1 Système d'automatisation avec entrée impulsion/fréquence (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Fréquencemètre
- 4 Transmetteur

Vérification étendue de la sortie impulsion/fréquence passive

- 1. Raccorder l'alimentation électrique
- 2. Brancher le fréquencemètre en parallèle à la sortie impulsion/fréquence du transmetteur

Comportement du diagnostic

Un événement de diagnostic signale que la vérification étendue est en cours :

- L'affichage alterne entre le signal d'état "C" (contrôle de fonctionnement) et l'affichage de fonctionnement :
 - La vérification est actuellement active dans l'appareil.
- Différents comportements du diagnostic, conjointement avec les codes de diagnostic pertinents, peuvent être affichés selon la version de l'appareil.
 - La sortie sélectionnée sous le paramètre **Démarrer vérification** est affichée dans tous les cas, cependant :
 - Option Sortie 1...n valeur basse, option Sortie 1...n valeur haute

Code de diagnostic	Comportement diagnostic	Options dans Démarrer vérification
C491	Simulation sortie courant 1 n active	Sortie 1n valeur basse Sortie 1n valeur haute
C492	Simulation sortie fréquence 1 n active	Sortie fréquence 1n
C493	Simulation sortie impulsion 1 n active	Sortie impulsion 1n
C302	△C302 Vérification des dispositifs en cours	

Une vérification étendue (mode simulation) ne peut être démarrée que si l'installation de process n'est pas en mode automatique.

Si l'option **Démarrer** est sélectionnée dans le paramètre **Démarrer vérification**, l'événement de diagnostic suivant est généré à l'affichage (partie 2 de la vérification externe) : message de diagnostic \triangle **C302 Vérification des dispositifs en cours**

- Réglage par défaut pour le comportement du diagnostic : avertissement
- L'appareil continue de mesurer.
- Les totalisateurs ne sont pas affectés.
- Durée du test (toutes les sorties activées) : env. 60 secondes.
- Le comportement du diagnostic peut être modifié par l'utilisateur si nécessaire :
 Expert → Système → Traitement événement → Comportement du diagnostic
 Si **Alarme** est sélectionné comme comportement de diagnostic, la sortie des valeurs mesurées est interrompue en cas d'erreur et les sorties signal et les totalisateurs adoptent l'état d'alarme défini.
 - Une catégorie est affectée au message de diagnostic correspondant des sorties dans le sous-menu Configuration diagnostic.
 Expert → Communication → Configuration diagnostic
 Si l'appareil n'a pas de sorties, celles-ci sont émises comme une erreur. Pour empêcher qu'une erreur ne soit sortie, affecter l'option Aucun effet (N) à toutes les sorties qui ne sont pas présentes sur l'appareil.
- Pour des informations détaillées sur le diagnostic et la suppression des défauts, ainsi que pour des informations sur le diagnostic et les mesures correctives associées, voir le manuel de mise en service .

Réalisation de la vérification étendue

Une vérification standard complète est réalisée au cours de la vérification. La validité des valeurs entrées et mesurées des sorties est vérifiée. La vérification standard supplémentaire des sorties n'a pas lieu.

AVIS

Si les connexions électriques n'ont pas été établies et si l'ampèremètre n'est pas inséré dans la boucle pendant la vérification, la vérification étendue n'est pas possible.

- ► Établir le raccordement électrique avant le démarrage de la vérification étendue.
- ► Insérer l'ampèremètre dans la boucle avant que la vérification étendue ne démarre.

Avant que la vérification ne démarre

Les entrées de date et d'heure sont mémorisées en plus de l'heure actuelle et des résultats de la vérification et apparaissent sur le rapport de vérification.

Les paramètre **Année**, **Mois, Jour, Heure, AM/PM et Minute** sont utilisés pour enregistrer manuellement les données au moment de la vérification.

1. Entrer la date et l'heure.

Sélectionner le mode de vérification

2. Dans le paramètre **Mode de vérification**, sélectionner l'option **Vérification étendue**.

Autres réglages de paramètres

- 3. Dans le paramètre **Informations sur le capteur externe**, entrer un ID unique (p. ex. numéro de série) de l'équipement de mesure utilisé (max. 32 caractères).
- 4. Dans le paramètre **Démarrer vérification**, sélectionner l'une des options disponibles (p. ex. l'option **Sortie 1 valeur basse**).
- 5. Dans le paramètre **Valeur mesurée**, entrer la valeur affichée sur l'équipement de mesure externe.
- 6. Répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que toutes les options de sortie soient vérifiées.
- 7. Respecter l'ordre indiqué et entrer les valeurs mesurées.

La durée du processus et le nombre de sorties dépendent de la configuration de l'appareil, si la sortie est activée et si la sortie est active ou passive..

La valeur affichée dans le paramètre **Valeur de sortie** ($\rightarrow \triangleq 202$) indique la valeur simulée par l'appareil à la sortie sélectionnée $\rightarrow \triangleq 195$

Démarrage du test de la vérification

- 8. Dans le paramètre **Démarrer vérification**, sélectionner l'option **Démarrer**.
 - Pendant que la vérification est effectuée, la progression de la vérification est indiquée en % (indicateur graphique à barres) dans le paramètre **En cours**.

Affichage de l'état et du résultat de vérification

L'état actuel de la vérification standard est affiché dans le paramètre **État** (→ 🖺 194) :

Fait

Le test de la vérification est terminé.

Occupé

Le test de la vérification est en cours.

Non fait

Une vérification n'a pas encore été effectuée sur cet appareil de mesure.

■ Echec

Une condition préalable à l'exécution de la vérification n'a pas été remplie, la vérification ne peut pas démarrer (p. ex. en raison de paramètres de process instables) $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 190$.

Le résultat de la vérification est affiché dans le paramètre **Résultat général** ($\rightarrow \triangleq 194$):

■ Réussi

Tous les tests de la vérification ont réussi.

Non fait

Une vérification n'a pas encore été effectuée sur cet appareil de mesure.

■ Échec

Un ou plusieurs tests de la vérification n'ont pas réussi $\rightarrow \triangle 190$.



- Le résultat global de la dernière vérification est toujours accessible dans le menu.
- Navigation :


Diagnostic → Heartbeat Technology → Résultats de vérification

- Si l'appareil ne passe pas la vérification, les résultats sont néanmoins enregistrés et indiqués dans le rapport de vérification.
- Cela aide les utilisateurs à effectuer une recherche ciblée de la cause de l'erreur
 → 190.

Sous-menu "Vérification en cours"

Navigation

Menu "Diagnostic" → Heartbeat Technology → Vérification en cours



AM/PM	→ 🖺 201
Minute	→ 🖺 201
Mode de vérification	→ 🖺 201
Informations sur le capteur externe	→ 🖺 201
Démarrer vérification	→ 🖺 201
En cours	→ 🖺 202
Valeur mesurée	→ 🖺 202
Valeur de sortie	→ 🖺 202
État	→ 🖺 202
Résultat de la vérification	→ 🖺 202

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection / Affichage	Réglage usine
Année	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 1) : entrée de l'année de réalisation de la vérification.	9 99	10
Mois	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 2) : entrée du mois de réalisation de la vérification.	 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 	Janvier
Jour	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 3) : entrée du jour de réalisation de la vérification.	1 31 d	1 d
Heure	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 4) : entrée de l'heure de réalisation de la vérification.	0 23 h	12 h

200

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection / Affichage	Réglage usine
AM/PM	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active. L'option dd.mm.yy hh:mm am/pm ou l'option mm/dd/yy hh:mm am/pm est sélectionnée dans le paramètre Format date/heure (2812).	Entrée de la date et de l'heure (champ 5) : entrée du matin ou de l'après-midi.	• AM • PM	AM
Minute	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 6) : entrée de la minute de réalisation de la vérification.	0 59 min	0 min
Mode de vérification	Ce paramètre peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Sélectionner le mode de vérification. Vérification étendue La vérification standard est étendue par l'entrée supplémentaire de grandeurs de mesure externes : paramètre Valeur mesurée.	Vérification étendue	Vérification standard
Informations sur le capteur externe	Avec les conditions suivantes : L'option Vérification étendue est sélectionnée dans le paramètre Mode de vérification. Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Enregistrement de l'équipement de mesure pour vérification étendue.	Entrée de texte libre	-
Démarrer vérification		Démarrage de la vérification. Pour réaliser une vérification complète, sélectionner les paramètres de sélection individuellement. Lorsque les valeurs mesurées externes ont été enregistrées, la vérification est démarrée à l'aide de l'option Démarrer.	■ Annuler ■ Sortie 1 valeur basse* ■ Sortie 1 valeur haute* ■ Sortie 2 valeur basse* ■ Sortie 2 valeur haute * ■ Sortie 3 valeur basse* ■ Sortie 3 valeur haute * ■ Sortie 4 valeur basse * ■ Sortie 4 valeur basse * ■ Sortie fréquence 1 * ■ Sortie fréquence 2 * ■ Sortie impulsion 2 * ■ Sortie fréquence 3 * ■ Double sortie impulsion 2 * ■ Double sortie impulsion 5 Démarrer	Annuler

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection / Affichage	Réglage usine
Valeur mesurée	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Démarrer vérification (→ 🖹 194): Sortie 1 valeur basse Sortie 1 valeur haute Sortie 2 valeur basse Sortie 2 valeur haute Sortie 5 valeur haute Sortie 6 valeur haute Sortie 7 valeur haute Sortie 1 valeur haute	Cette fonction permet d'entrer les valeurs mesurées (valeurs effectives) pour les variables mesurées externes :. Sortie courant : courant de sortie en [mA] Sortie impulsion/fréquence : fréquence de sortie en [Hz]	Nombre à virgule flottante avec signe	0
En cours	-	Affiche la progression du processus.	0 100 %	-
Valeur de sortie	-	Affiche les valeurs de sortie simulées (valeurs cibles) pour les variables mesurées externes :.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
		 Sortie courant : courant de sortie en [mA]. Sortie impulsion/fréquence : fréquence de sortie en [Hz]. 		
État	-	Affiche l'état actuel de la vérification.	FaitOccupéEchecNon fait	-
Résultat de la vérification	-	Affiche le résultat général de la vérification. Description détaillée de la classification des résultats: → ≥ 204	Non supportéRéussiNon faitÉchec	Non fait

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Résultats de la vérification

Accès aux résultats de vérification :

Dans le menu de configuration via l'afficheur local, outil de configuration ou le navigateur web


- Diagnostic → Heartbeat Technology → Résultats de vérification
- Expert → Diagnostic → Heartbeat Technology → Résultats de vérification

Navigation

Sous-menu "Diagnostic" → Heartbeat → Résultats de vérification

Navigation

Menu "Expert" \rightarrow Diagnostic \rightarrow Heartbeat \rightarrow Résultats de vérification



Capteur	→ 🖺 203
Module électronique capteur (ISEM)	→ 🖺 203
Module E/S	→ 🖺 204
Etat système	→ 🖺 204

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Date/heure (saisie manuelle)	La vérification a été réalisée.	Date et heure.	jj.mmmm.aaaa ; hh:mm	1 janvier 2010 ; 12:00
Vérification ID	La vérification a été réalisée.	Affiche la numérotation continue des résultats de vérification dans l'appareil de mesure.	0 65 535	0
Temps de fonctionnement	La vérification a été réalisée.	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil jusqu'à la vérification.	Jours (d), Heures (h), Minutes (m), Secondes (s)	-
Résultat de la vérification	-	Affiche le résultat général de la vérification. Description détaillée de la classification des résultats: → 204	Non supportéRéussiNon faitÉchec	Non fait
Capteur	L'option Échec était affichée dans le paramètre Résultat général .	Affiche le résultat pour le capteur. Description détaillée de la classification des résultats: → 204	Non supportéRéussiNon faitÉchec	Non fait
Module électronique capteur (ISEM)	L'option Échec était affichée dans le paramètre Résultat général .	Affiche le résultat pour le module électronique capteur (ISEM). Description détaillée de la classification des résultats: → 🖺 204	Non supportéRéussiNon faitÉchec	Non fait

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Module E/S	L'option Échec était affichée dans le paramètre Résultat général .	Affiche le résultat pour la surveillance du module E/S. Pour la sortie courant : précision du courant Pour la sortie impulsion: précision des impulsions Pour la sortie fréquence : précision de la fréquence Entrée courant : précision du courant Sortie impulsion double : précision des impulsions Sortie relais : nombre de cycles de commutation La fonction Heartbeat Verification ne vérifie pas les entrées et sorties numériques et ne délivre pas de résultat. Description détaillée de la classification des résultats : → 204	■ Non supporté ■ Réussi ■ Non fait ■ Non branché ■ Échec	Non fait
Etat système	L'option Échec était affichée dans le paramètre Résultat général .	Affiche l'état du système. Teste l'appareil de mesure pour détecter les erreurs actives. Description détaillée de la classification des résultats: → ■ 204	Non supportéRéussiNon faitÉchec	Non fait

Classification des résultats

Résultats individuels

Résultat	Description
Échec	Au moins un test individuel au sein du groupe de test est situé en dehors des spécifications.
Réussi	Tous les tests individuels au sein du groupe de test se situent dans les spécifications. Le résultat est également "Réussi" si le résultat d'un test individuel est "Non vérifié" et le résultat de l'ensemble des autres tests est "Réussi".
Non fait	Aucun test n'a été effectué pour ce groupe de test. Par exemple, parce que ce paramètre n'est pas disponible dans la configuration actuelle de l'appareil.
Non supporté	Le résultat est utilisé à des fins internes.
Non branché	Le résultat est affiché si aucun module E/S n'est enfiché dans l'emplacement.
Off	Le résultat est affiché si un module universel est enfiché dans l'emplacement et n'a pas été configuré. Cela équivaut à un emplacement "désactivé".

Résultats généraux

Résultat	Description
Échec	Au moins un groupe de test était en dehors des spécifications.
Réussi	Tous les groupes de test vérifiés sont conformes aux spécifications (résultat "Réussi"). Le résultat général est également "Réussi" si le résultat pour un groupe de test individuel est "Non vérifié" et si le résultat pour tous les autres groupes de test est "Réussi".
Non fait	Aucune vérification n'a été réalisée pour aucun des groupes de test (le résultat pour tous les groupes de test est "Non vérifié").

La fonctionnalité **Heartbeat Verification** vérifie sur demande le fonctionnement de l'appareil dans le cadre de la tolérance de mesure spécifiée. En se basant sur les valeurs de référence redondantes dans l'appareil qui sont traçables à partir de l'usine, **Heartbeat Technology** répond à toutes les exigences concernant la vérification traçable selon la norme DIN EN ISO 9001:2015, Clause 7.1.5.2 a Traçabilité des mesures. Selon la norme, l'utilisateur est responsable de la spécification de l'intervalle de vérification conformément aux exigences.

Groupes de test

Groupe de test	Description
Capteur	Composants électriques du capteur (signaux, circuits et câbles)
HBSI	Composants électriques, électromécaniques et mécaniques du capteur y compris tube de mesure
Module électronique capteur (ISEM)	Module électronique pour l'activation et la conversion des signaux de capteur
Module E/S	Résultats des modules d'entrée et de sortie installés dans l'appareil de mesure
État du système	Test pour les erreurs actives de l'appareil de mesure du comportement de diagnostic du type "alarme"

- 🚹 Groupes de test et tests individuels → 🗎 206.
- Les résultats pour un groupe de test (p. ex. capteur) comprennent le résultat de plusieurs vérifications individuelles. Tous les tests individuels doivent être réussis pour que le résultat partiel soit réussi.

Il en va de même pour le résultat global de la vérification : tous les résultats partiels doivent être réussis pour que le résultat global de la vérification soit considéré comme réussi. Les informations sur les tests individuels sont fournies dans le rapport de vérification et dans les résultats partiels par groupes de test, qui peuvent être récupérés avec le DTM de vérification Flow.

Seuils

Module E/S

Sortie ; entrée	Vérification standard	Vérification étendue
Sortie courant 4 20 mA, active et passive	\pm (100 μ A (offset) + 1 % de la lecture)	 Valeur inférieure 4 mA: ±1 % Valeur supérieure 20 mA: ±0,5 %
Sortie impulsion/fréquence/ tor, active et passive	±0,05 %, avec un cycle de 120 s	Impulsion: ±0,3 %Fréquence: ±0,3 %

Sortie ; entrée	Vérification standard	Vérification étendue
Entrée courant 4 20 mA, active et passive	■ -20 %: 24 V - 20 % = 19,2 V ■ Relever la tension d'alimentation: >24 V - 20 % - 5 % = 18 V (min. 18 V appliqué)	-
Sortie impulsion double, active et passive	±0,05 %, avec un cycle de 120 s	Seule la vérification standard est possible.
Sortie relais	Le nombre de cycles de commutation dépend du hardware.	Seule la vérification standard est possible.

Résultats de vérification détaillés

Les résultats partiels par groupes de test et les résultats détaillés de la vérification peuvent être consultés dans le rapport de vérification et récupérés à l'aide du DTM de vérification Flow.

Cela vaut également pour les conditions de process déterminées au moment de la vérification.

Conditions de process

Pour améliorer la comparabilité des résultats, les conditions de process qui s'appliquent au moment de la vérification sont enregistrées et documentées comme conditions de process sur la dernière page du rapport de vérification.

Conditions de process	Description
Valeur de vérification débit massique	Valeur actuellement mesurée pour le débit massique
Valeur de vérification densité	Valeur actuellement mesurée pour la densité
Valeur de vérification amortissement	Valeur actuellement mesurée pour l'amortissement du tube de mesure
Valeur de vérification température du process	Valeur actuellement mesurée pour la température du produit
Température de l'électronique	Valeur actuellement mesurée pour la température de l'électronique dans le transmetteur

Résultats des groupes de test individuels

Les résultats des groupes de test individuels présentés dans la suite informent sur les résultats des différentes vérifications au sein d'un groupe de test.

Capteur

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Bobine capteur à l'entrée	État bobine capteur à l'entrée : intact/non intact (court-circuit/rupture de ligne)	Pas de gamme de valeurs Réussi Échec	 Contrôler le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur Remplacer le capteur
Bobine capteur à la sortie	État bobine capteur à la sortie : intact/non intact (court-circuit/rupture de ligne)	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec	 Contrôler le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur Remplacer le capteur
Tube de mesure capteur de température	État tube de mesure capteur de température : intact/non intact (court-circuit/rupture de ligne)	Pas de gamme de valeurs Réussi Échec	 Contrôler le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur Remplacer le capteur

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Capteur de température tube porteur	État capteur de température tube porteur : intact/non intact (court-circuit/rupture de ligne)	Pas de gamme de valeurs Réussi Échec	 Contrôler le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur Remplacer le capteur
Symétrie bobines capteurs	Surveillance de l'amplitude du signal capteur à l'entrée - capteur à la sortie	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec	Indication de dommages mécaniques ou d'interférences électroniques ► Contrôler le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur ► Remplacer le capteur
Mode latéral fréquence	Surveillance de la fréquence d'oscillation des tubes ou du tube de mesure	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec	 Vérifier si le capteur est en dehors de la gamme de travail Vérifier que le tube de mesure n'est pas endommagé, p. ex. à cause de la corrosion Contrôler le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur Remplacer le capteur

HBSI

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
HBSI	Surveillance du changement relatif de l'ensemble du capteur, avec tous ses composants électriques, mécaniques et électromécaniques incorporés dans le boîtier du capteur (y compris le tube de mesure, les capteurs électrodynamiques, le système d'excitation, les câbles, etc.), en % de la valeur de référence.	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec	▶ Des écarts de la valeur HBSI sont le signe d'une corrosion, d'une abrasion ou d'autres dommages, comme un choc/ impact. Si le résultat est "Échec", le capteur est gravement endommagé et doit être contrôlé.

Module électronique capteur (ISEM)

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Tension d'alimentation	Surveillance de la tension d'alimentation principale du module électronique capteur Exécution: La surveillance de la tension d'alimentation du module électronique capteur garantit le bon fonctionnement du système.	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec	Module électronique capteur (ISEM) défectueux ▶ Remplacer le module électronique capteur (ISEM)
Surveillance du zéro	Test du trajet de signal complet, de l'amplitude et du point zéro.	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec	Module électronique capteur (ISEM) défectueux • Remplacer le module électronique capteur (ISEM)
Cadence de référence	Surveillance de la cadence de référence de la mesure de débit et de densité	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec	Module électronique capteur (ISEM) défectueux Remplacer le module électronique capteur (ISEM)
Température de référence	Surveillance de la mesure de température	Pas de gamme de valeurs Réussi Échec	Module électronique capteur (ISEM) défectueux Remplacer le module électronique capteur (ISEM)

Condition système

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Condition système	Système Condition Monitoring	Pas de gamme de valeurs Réussi Échec Non effectué	Causes Erreur système durant la vérification Action corrective Vérifier l'événement de diagnostic dans le sous-menu Journal d'événements.

Modules d'E/S

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Sortie 1 à n	Vérification de tous les modules d'entrée/ sortie installés sur l'appareil de mesure	Pas de gamme de valeurs ■ Réussi ■ Échec ■ Non effectué Valeurs limites → 🖺 205	Causes Valeurs de sortie hors spécification Modules E/S défectueux Mesures Vérifier le câblage. Vérifier les raccordements. Vérifier la charge (sortie courant). Remplacer le module E/S.

208

Rapport de vérification

Première page : identification

Identification du point de mesure, identification des résultats de vérification et confirmation de l'achèvement :

- Opérateur de l'installation : référence du client
- Information appareil
 - Informations sur le repérage (Tag) et la configuration actuelle du point de mesure
 - Gestion des informations dans l'appareil
 - Affichage du rapport de vérification
- Étalonnage
 - Informations sur le facteur d'étalonnage et le réglage du point zéro pour le capteur
 - Ces valeurs doivent correspondre à celles du dernier étalonnage ou du réétalonnage afin de respecter les spécifications usine
- Informations de vérification
 - La durée de fonctionnement et l'ID de vérification servent à l'affectation claire des résultats de vérification au sens d'une documentation traçable de la vérification
 - Stockage et affichage de la saisie manuelle de la date et de l'heure ainsi que de la durée de fonctionnement actuelle de l'appareil
 - Mode de vérification : vérification standard ou vérification étendue
- Résultat global de la vérification :
 - Résultat global de la vérification "Réussi" : tous les résultats ont eu le statut "Réussi"
 - Résultat global de la vérification "Échec": un ou plusieurs résultats individuels a/ont eu le statut "Échec"

Deuxième page : résultats du test

Détails sur les résultats individuels pour tous les groupes de test :

- Opérateur système
- Groupes de test $\rightarrow \triangleq 206$
 - Capteur
 - HBSI
 - État du système
 - Modules d'E/S

Troisième page (et les pages suivantes, le cas échéant) : valeurs mesurées et visualisation

Valeurs numériques et représentation graphique de toutes les valeurs enregistrées :

- Opérateur système
- Objet de test
- Unité
- Courant : valeur mesurée
- Min. : limite inférieure
- Max. : limite supérieure
- Visualisation : représentation graphique de la valeur mesurée, dans les limites inférieure et supérieure.

Dernière page : conditions du process

Informations sur les conditions du process qui s'appliquent durant la vérification :

- Débit
- Température de process
- Température de l'électronique
- Masse volumique
- Amortissement

La validité du rapport de vérification part du principe que la fonction **Heartbeat Verification** est libérée sur l'appareil de mesure correspondant et utilisée par un exploitant

mandaté par le client. Alternativement, un technicien de service d'Endress+Hauser ou un fournisseur de service autorisé par Endress+Hauser peut être chargé d'effectuer la vérification.

Interprétation et utilisation des résultats de la vérification

Heartbeat Verification exploite la fonction d'autosurveillance des débitmètres Proline pour vérifier la fonctionnalité des appareils de mesure. En cours de vérification, on contrôle si les composants de l'appareil de mesure respectent les spécifications usine. Autant les capteurs que les modules électroniques sont soumis aux tests.

Par rapport à un étalonnage de débit, qui évalue directement la performance de la mesure de débit (variable primaire mesurée), **Heartbeat Verification** procède à un contrôle du fonctionnement de la chaîne de mesure, du capteur jusqu'aux sorties.

Au cours de ce processus, les paramètres internes à l'appareil ayant rapport à la mesure de débit sont vérifiés (variables mesurées secondaires, valeurs comparatives). La vérification a lieu sur la base des valeurs de référence enregistrées lors de l'étalonnage usine.

Une vérification réussie confirme que les valeurs de référence vérifiées se situent dans les spécifications usine et que l'appareil fonctionne correctement. En même temps, point zéro et le facteur d'étalonnage du capteur peuvent être suivis via le rapport de vérification. Pour garantir que l'appareil de mesure est conforme aux spécifications usine, ces valeurs doivent correspondre à celles du dernier étalonnage ou il convient de reprendre l'étalonnage.



- La confirmation de la conformité à la spécification de débit avec une couverture de test de 100 % ne peut être obtenue qu'en vérifiant la variable mesurée primaire (débit) au moyen d'un réétalonnage ou d'un contrôle.
- La fonction **Heartbeat Verification** confirme sur demande que l'appareil fonctionne dans les limites de la tolérance de mesure spécifiée et de la couverture de test totale TTC spécifiée.

Recommandations en cas de vérification avec résultat "Échec"

Si une vérification fournit le résultat **Échec**, il est recommandé dans un premier temps de recommencer la vérification.

L'idéal est de garantir des conditions de process définies et stables afin d'exclure autant que possible les influences spécifiques au process. En répétant la vérification, il est recommandé de comparer les conditions de process actuelles avec celles d'une vérification précédente, afin d'identifier d'éventuels écarts.



Mesures correctives supplémentaires si le résultat d'une vérification est "Échec"

- Étalonner l'appareil de mesure
 L'étalonnage présente l'avantage d'enregistrer l'état de l'appareil "as found" et de définir l'écart de mesure réel.
- Mesures directes
 Prendre une mesure sur la base des résultats de vérification et information de diagnostic de l'appareil. Affiner la cause possible de l'erreur en identifiant le groupe de test qui a échoué lors de la vérification.



Pour des informations détaillées sur le diagnostic et la suppression des défauts, ainsi que pour des informations sur le diagnostic et les mesures correctives associées, voir le manuel de mise en service .

11.9.4 Heartbeat Monitoring

Avec la fonctionnalité Heartbeat Monitoring, des valeurs mesurées supplémentaires sont émises en continu et surveillées dans un système externe de Condition Monitoring, de sorte que les modifications de l'appareil de mesure et du process peuvent être détectées à un stade précoce. Les grandeurs de mesure peuvent être interprétées dans un système de Condition Monitoring. Les informations obtenues de cette manière aident les utilisateurs à contrôler les mesures concernant l'optimisation de la maintenance ou du process. Les

applications Condition Monitoring possibles incluent la détection de la formation de dépôts ou d'usure due à la corrosion.

Mise en service

Affecter les paramètres de diagnostic aux sorties pour la mise en service. Après la mise en service, les paramètres sont disponibles aux sorties et , dans le cas de la communication numérique, ils sont généralement disponibles en permanence.

Activation ou désactivation de Heartbeat Monitoring

la sortie du paramètre de diagnostic HBSI sont activés ou désactivés dans le menu de configuration :

→ ■ 212

Description des paramètres de surveillance

Les paramètres de diagnostic suivants peuvent être affecté(s) aux différentes sorties de l'appareil de mesure .

Certaines variables mesurées sont uniquement disponibles si le pack application **Heartbeat Verification + Monitoring** est activé dans l'appareil de mesure.

Variable mesurée	Description	Gamme de valeurs
Température électronique	Température de l'électronique dans l'unité système réglée	−50 +90 °C ¹⁾
Courant d'excitation 0	Courant d'excitation du ou des tubes de mesure en mA	±100 mA
Fluctuations fréquence 0	Fluctuation de la fréquence d'oscillation du/des tube(s) de mesure	1)
Fluctuation amortissement oscillation 0	Fluctuation de l'amortissement mécanique du/des tube(s) de mesure	1)
Amplitude de l'oscillation 0	Amplitude de l'oscillation mécanique relative des tubes de mesure ou du tube de mesure en % de la consigne	0 100 % Peut être > 100 % temporairement.
Fréquence d'oscillation 0	Fréquence d'oscillation des tubes ou du tube de mesure en Hz	1)
Amortissement de l'oscillation 0	Amortissement mécanique des tubes ou du tube de mesure en A/m	0 100 000 1)
Asymétrie signal	Différence relative de l'amplitude du signal capteur à l'entrée - capteur en sortie en %	0 25 %
	Température du tube support du capteur dans l'unité système réglée	Dépend de la température du produit. -200 +350 °C

1) En fonction du type de capteur, de sa version et de son diamètre nominal

Pour des informations sur l'utilisation des paramètres et l'interprétation des résultats de mesure $\Rightarrow \triangleq 214$.

Surveillance HBSI

Permet la surveillance du paramètre **HBSI** (Heartbeat Sensor Integrity). Ce paramètre surveille le capteur (tube de mesure, capteurs électrodynamiques, système d'excitation, câbles, etc.) pour détecter les changements susceptibles de provoquer des écarts dans la mesure du débit et de la densité.


La surveillance HBSI est périodiquement disponible pour tous les autres capteurs. La fonction doit être activée pendant la mise en service afin d'utiliser la variable mesurée additionnelle.

212

Activation et désactivation de la surveillance HBSI

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Configuration Heartbeat → Heartbeat Monitoring



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Activer la surveillance	-	Activer la surveillance pour permettre la transmission cyclique de la valeur mesurée HBSI.	HBSI contrôlé dans le temps	Marche
Temps de cycle HBSI	Dans le paramètre Activer la surveillance, l'option HBSI contrôlé dans le temps est sélectionnée.	Ce paramètre peut être utilisé pour régler la durée du cycle pour la détermination de la valeur mesurée HBSI.	0,5 4 320 h	12 h

Affichage des résultats de surveillance


La valeur actuelle du Paramètre **HBSI** est continuellement affichée dans le menu Expert.



Pans le cas des appareils de mesure disposant d'un afficheur local, la valeur peut également être configurée en tant que valeur d'affichage.

Navigation

Sous-menu "Diagnostic" → Heartbeat → Résultats de surveillance



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage	Réglage usine
HBSI	Affiche le changement relatif de l'ensemble du capteur, avec tous ses composants électriques, mécaniques et électromécaniques incorporés dans le boîtier du capteur (y compris le tube de mesure, les capteurs électrodynamiques, le système d'excitation, les câbles, etc.), en % de la valeur de référence.	-100,0 100,0 %	-
Fiabilité de la valeur HBSI	Indique l'état de la valeur de l'HBSI. Incertain ou mauvais : En raison des conditions process difficiles longtemps, valeur HBSI n'a pu être déterminé.	■ Good ■ Uncertain ■ Bad	Uncertain

Configuration des sorties et de l'afficheur local

Exemple: Configuration de la sortie courant

Sélectionner la grandeur de mesure de surveillance pour la sortie courant

1. Condition:

Configuration → Configuration E/S

- Le module E/S configurable affiche le paramètre **Module E/S type** avec l'option **Sortie courant**
- 2. Configuration \rightarrow Sortie courant
- 3. Sélectionner la grandeur de mesure de surveillance pour la sortie courant dans le paramètre **Affectation sortie courant**

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Sortie courant \rightarrow Affectation sortie courant

Exemple: Configuration de l'afficheur local

Sélectionner la valeur mesurée qui est affichée sur l'afficheur local

- 1. Configuration → Affichage → Affichage valeur 1
- 2. Sélectionner la valeur mesurée.

Configuration

Les avantages du **Heartbeat Monitoring** sont en relation directe avec la sélection des données enregistrées et leur interprétation. Une bonne interprétation de données est déterminante pour la mise en évidence d'un problème et pour la planification ou la réalisation de la maintenance (connaissances de l'application requise). Par ailleurs, il faut s'assurer de la suppression des effets liés au process qui engendrent des avertissements ou une interprétation erronés. Aussi est-il primordial de comparer les données représentées à une référence du process.

La fonction Heartbeat Monitoring permet d'émettre des valeurs mesurées supplémentaires spécifiques à la surveillance, afin de les surveiller dans un système externe de Condition Monitoring pendant le fonctionnement continu.

L'application Condition Monitoring se concentre sur les variables mesurées qui indiquent un changement dans les performances de l'appareil de mesure provoqué par des influences spécifiques au process. On distingue deux catégories d'effets liés au process :

- Les effets temporaires liés au process, qui compromettent directement la fonction de mesure et engendrent une incertitude de la mesure supérieure à celle que l'on attendait normalement (p. ex. mesure de fluides biphasiques). Ces effets n'agissent généralement pas sur l'intégrité de l'appareil, mais affectent toutefois provisoirement la performance de mesure.
- Les effets liés au process, qui influencent l'intégrité du capteur tout d'abord à moyen terme, mais entraînent aussi une modification graduelle de la performance de mesure (p. ex. abrasion, corrosion ou dépôt dans le capteur). Ces effets agissent à long terme également sur l'intégrité de l'appareil.

Les appareils disposant de la fonctionnalité **Heartbeat Monitoring** offrent un ensemble de paramètres qui sont particulièrement appropriés pour la surveillance d'influences spécifiques liées à l'application :

- Dépôt dans le capteur
- Produits corrosifs ou abrasifs
- Produits multiphasiques (parts de gaz dans les produits liquides)
- Gaz humides
- Applications au cours desquelles le capteur est soumis à une usure identifiée.

Les résultats du Condition Monitoring doivent toujours être interprétés dans le contexte de l'application.

Interprétation possible des paramètres de surveillance

Cette section décrit l'interprétation de certains paramètres de surveillance en relation avec le process et l'application.

Paramètre de surveillance	Raisons possibles à l'écart	
Débit massique	Si un débit massique peut être maintenu constant et reproductible, un écart par rapport à la référence traduit un décalage du zéro.	
Densité	Un écart par rapport à la référence peut être engendré par une modification de la fréquence de résonance du tube de mesure, p. ex. due à un dépôt / colmatage dans le tube de mesure, de la corrosion ou de l'abrasion.	
Densité de référence	Les valeurs de densité de référence peuvent être interprétées de la même manière que les valeurs de densité. S'il n'est pas possible de maintenir la température du liquide entièrement constante, il est possible d'analyser la densité de référence (densité à une température constante, p. ex. à 20 °C) au lieu de la densité. S'assurer que les paramètres nécessaires au calcul de la densité de référence ont été configurés correctement.	
Température	Utiliser ce paramètre de diagnostic pour surveiller la température de process.	
Amortissement de l'oscillation	Un écart de l'état de référence peut résulter d'une modification de l'amortissement du tube de mesure, p. ex. par des modifications d'ordre mécanique (formation de dépôt, colmatage).	
Asymétrie du signal	Un écart est un indicateur d'abrasion ou de corrosion.	
Fluctuation fréquence	Un écart de la fluctuation de fréquence est un indicateur de changement rapide des conditions de process, p. ex. la teneur en gaz dans un produit liquide ou l'humidité dans des produits gazeux.	
Fluctuation amortissement tube	Un écart de la fluctuation de l'amortissement du tube de mesure est un indicateur de changement rapide des conditions de process, p. ex. la teneur en gaz dans un produit liquide.	
HBSI	Un écart du paramètre HBSI indique un changement de l'ensemble du capteur, avec tous ses composants électriques, mécaniques et électromécaniques incorporés dans le boîtier du capteur (y compris le tube de mesure, les capteurs électrodynamiques, le système d'excitation, les câbles, etc.).	
	 En cas de dépôt ou de colmatage dans le capteur : ou En cas d'abrasion ou de corrosion dans le capteur : Inspection du capteur, le cas échéant nettoyage du tube de mesure En cas d'endommagement mécanique ou de vieillissement du capteur et des bobines d'excitation : remplacement du capteur 	
Température de l'électronique	Indication de températures ambiantes élevées ou d'un transfert de chaleur du process, p. ex. en raison des conditions de montage (mauvaise isolation de la conduite).	

Description d'applications typiques

Formation de dépôts dans le tube de mesure

S'il s'avère que le process provoque un dépôt dans les tubes de mesure de l'appareil de mesure, la fonction **Heartbeat Monitoring** peut être utilisée pour cette application.

Surveillance des paramètres importants :

■ Amortissement de l'oscillation

L'Amortissement de l'oscillation est un nombre qui définit le rapport entre le courant d'excitation et l'amplitude d'oscillation des tubes. Un dépôt dans le tube de mesure a une influence significative sur cette valeur. Remarque : La viscosité du produit et le gaz entraîné dans les produits liquides peuvent également influencer l'Amortissement de l'oscillation .

HBSI

Dans le cas du Promass I, le paramètre **HBSI** permet également de détecter les dépôts et la formation de colmatages dans le tube de mesure. Le décalage par rapport à la valeur de référence dépend du caractère mou ou dur du dépôt qui se forme sur le tube de mesure.

Densité

Les changements mécaniques au niveau des tubes provoquent un décalage de la fréquence de résonance. La formation de dépôts réduit la fréquence de résonance. Cela entraîne une augmentation de la valeur de la densité mesurée par rapport à la valeur de référence. Remarque : Une comparaison fiable avec la valeur de référence nécessite une condition de référence, c'est-à-dire un produit de densité connue ou un tube de mesure vide.

Corrosion ou abrasion dans le tube de mesure

S'il existe des preuves ou des soupçons que le process provoque de la corrosion ou de l'abrasion dans les tubes de mesure de l'appareil de mesure, la fonctionnalité **Heartbeat Monitoring** peut être utilisée pour cette application.

Surveillance des paramètres importants :

■ HBSI

Une augmentation du paramètre paramètre **HBSI** est une indication claire d'une usure accrue du capteur due à la corrosion ou à l'abrasion.

Asymétrie capteur

La corrosion ou l'abrasion est rarement constante sur toute la longueur du tube de mesure. L'abrasion survient souvent à l'entrée, c'est-à-dire dans les zones où la vitesse du produit est élevée. La corrosion attaque les points faibles d'un système de mesure et apparaît au niveau des soudures (répartiteurs de débit, etc.). Les modifications de l'asymétrie du capteur peuvent être causées par la corrosion et l'abrasion du capteur Coriolis.

■ Densité

Les changements mécaniques au niveau des tubes provoquent un décalage de la fréquence de résonance. Si la densité a changé par rapport à la valeur de référence, cela peut indiquer des tubes de mesure érodés ou corrodés. Remarque : Une comparaison fiable avec la valeur de référence nécessite une condition de référence, c'est-à-dire un produit de densité connue ou un tube de mesure vide.

Application avec fluides multiphasiques

En cas de doute ou de soupçon sur la présence de produits multiphasiques dans le process, il est possible d'utiliser **Heartbeat Monitoring** pour les applications suivantes :

- Air entraîné dans des liquides
- Gaz humide

Surveillance des paramètres importants :

- Fluctuations fréquence
- Aussi longtemps que le process est arrêté ou que l'on est en présence de conditions de process constantes il faut s'attendre à une valeur proche de 0. Une augmentation de la valeur actuelle dans les applications impliquant des liquides est un indicateur de la teneur en gaz du fluide. Dans les applications avec des fluides gazeux, la Fluctuations fréquence est un bon indicateur pour les gaz humides, étant donné que la fluctuation de fréquence signale un produit non homogène.
- Amortissement de l'oscillation et Fluctuation amortissement oscillation Une augmentation de l'amortissement de l'oscillation couplée à un changement rapide de l'Amortissement de l'oscillation est un indicateur de conditions multiphasiques dans le process (en particulier la teneur en gaz dans les produits liquides), car ces conditions provoquent un amortissement accru dans le tube de mesure. Les changements dans l'Amortissement de l'oscillation sont causés par la concentration variable du gaz et la distribution du qaz dans le liquide.

12 Diagnostic et suppression des défauts

12.1 Suppression générale des défauts

Pour l'afficheur local

Erreur	Causes possibles	Action corrective
Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	Le câble du module d'affichage n'est pas correctement enfiché.	Enficher correctement les connecteurs sur le module électronique principal et sur le module d'affichage.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	La tension d'alimentation ne correspond pas à la tension indiquée sur la plaque signalétique.	Appliquer la tension d'alimentation correcte .
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	La polarité de la tension d'alimentation n'est pas correcte.	Inverser la polarité de la tension d'alimentation.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	Les câbles de raccordement n'ont aucun contact avec les bornes de raccordement.	Assurer le contact électrique entre le câble et la borne.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	 Les bornes de raccordement ne sont pas correctement enfichées sur le module électronique E/S. Les bornes de raccordement ne sont pas correctement enfichées sur le module électronique principal. 	Vérifier les bornes de raccordement.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	 Le module électronique E/S est défectueux. Le module électronique principal est défectueux. 	Commander une pièce de rechange → 🗎 301.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	Le connecteur entre le module électronique principal et le module d'affichage n'est pas correctement enfiché.	Vérifier le raccordement et corriger si nécessaire.
L'affichage local ne peut pas être lu, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	L'affichage est réglé trop sombre ou trop clair.	 Régler un affichage plus clair en appuyant simultanément sur les touches ± + €. Régler un affichage plus sombre en appuyant simultanément sur les touches □ + €.
Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	Le module d'affichage est défectueux.	Commander une pièce de rechange → 🖺 301.
Rétroéclairage de l'afficheur local rouge	Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit.	Prendre des mesures correctives → 🗎 228
Le texte dans l'affichage local apparaît dans une langue qui n'est pas compréhensible.	La langue d'interface sélectionnée ne peut pas être comprise.	1. Appuyer sur □ + ⊕ pendant 2 s ("position Home"). 2. Appuyer sur □. 3. Configurer la langue requise dans le paramètre Display language (→ 🖺 152).
Message sur l'afficheur local : "Communication Error" "Check Electronics"	La communication entre le module d'affichage et l'électronique est interrompue.	 Vérifier le câble et le connecteur entre le module électronique principal et le module d'affichage. Commander une pièce de rechange → \$\bigothermalle{1}{2}\$ 301.

Pour les signaux de sortie

Erreur	Causes possibles	Action corrective
Sortie signal en dehors de la gamme valable	Le module électronique principal est défectueux.	Commander une pièce de rechange → 🖺 301.
L'appareil affiche la bonne valeur, mais le signal délivré est incorrect bien qu'étant dans la gamme de courant valable.	Erreur de paramétrage	Vérifier et régler la configuration du paramètre.
L'appareil mesure de manière incorrecte.	Erreur de paramétrage ou appareil utilisé en dehors du domaine d'application.	Vérifier le paramétrage et corriger. Respecter les seuils indiqués dans les "Caractéristiques techniques". "Taractéristiques techniques".

Pour l'accès

Erreur	Causes possibles	Action corrective
Accès en écriture aux paramètres impossible.	La protection en écriture du hardware est activée.	Positionner le commutateur de protection en écriture du module électronique principal sur OFF → 🖺 163.
Accès en écriture aux paramètres impossible.	Le rôle utilisateur actuel a des droits d'accès limités.	 Vérifier le rôle utilisateur → 62. Entrer le bon code d'accès spécifique au client → 62.
La connexion au serveur web n'est pas possible.	Le serveur web est désactivé.	Utiliser l'outil de configuration "FieldCare" ou "DeviceCare" pour vérifier que le serveur web de l'appareil de mesure est activé, et l'activer si nécessaire → 🖺 69.
	L'interface Ethernet est mal configurée sur le PC.	 Vérifier les propriétés du protocole Internet (TCP/IP) →
La connexion au serveur web n'est pas possible.	Les données d'accès WLAN sont incorrectes.	 Vérifier l'état du réseau WLAN. Se reconnecter à l'appareil en utilisant les données d'accès WLAN. Vérifier que le WLAN est activé pour l'appareil et l'appareil de configuration → 65.
	La communication WLAN est désactivée.	-
web, FieldCare ou DeviceCare. LED sur le module d'affichact bleu. Vérifier si la connexion WL. LED sur le module d'affichact bleu. bleu.		 Vérifier si la connexion WLAN est activée : LED sur le module d'affichage clignote en
Aucune connexion réseau ou connexion réseau instable.	Réseau WLAN faible.	 Appareil de configuration en dehors de la gamme de réception : vérifier l'état du réseau sur l'appareil de configuration. Pour améliorer les performances du réseau, utiliser une antenne WLAN externe.
	Communication WLAN et Ethernet parallèle.	 Vérifier les réglages du réseau. Activer temporairement uniquement le WLAN comme une interface.
Le navigateur web est bloqué et aucune configuration n'est possible.	Transfert de données actif.	Attendre que le transfert de données ou l'action en cours se termine.
	Connexion interrompue	 Vérifier le raccordement du câble et l'alimentation. Actualiser le navigateur web et redémarrer si nécessaire.
Le contenu du navigateur web est difficile à lire ou incomplet.	La version du navigateur web utilisée n'est pas la meilleure option.	 ▶ Utiliser la bonne version de navigateur web → ≅ 64. ▶ Vider le cache du navigateur web. ▶ Redémarrer le navigateur web.
	Réglages d'affichage inadaptés.	Modifier le rapport taille des caractères/ affichage du navigateur web.
		_
La configuration avec FieldCare ou DeviceCare n'est pas possible via interface service CDI-RJ45 (port 8000).	Le pare-feu du PC ou du réseau empêche la communication.	En fonction des réglages du pare-feu utilisé sur le PC ou dans le réseau, celui-ci doit être désactivé ou adapté pour l'accès à FieldCare/ DeviceCare.
Le flashage du firmware avec FieldCare ou DeviceCare n'est pas possible via l'interface service CDI-RJ45 (port 8000 ou ports TFTP).	Le pare-feu du PC ou du réseau empêche la communication.	En fonction des réglages du pare-feu utilisé sur le PC ou dans le réseau, celui-ci doit être désactivé ou adapté pour l'accès à FieldCare/ DeviceCare.

Pour l'intégration système


Erreur Causes possibles		Action corrective
Le nom d'appareil PROFINET n'est	Un nom d'appareil comprenant un	Entrer un nom d'appareil correct
pas affiché correctement et contient	ou plusieurs tirets bas a été entré	(sans tiret bas) via le système
un codage.	via le système d'automatisation.	d'automatisation.

12.2 Informations de diagnostic via les LED

12.2.1 Transmetteur

Proline 500 - numérique

Différentes LED dans le transmetteur donnent des informations sur l'état de l'appareil.



A0029689

- 1 Tension d'alimentation
- 2 État de l'appareil
- 3 Clignotant/état du réseau
- 4 Port 1 actif: PROFINET avec Ethernet-APL
- 5 Port 2 actif: interface service (CDI)
- 1. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 2. Retirer le module d'affichage.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.


LED		Couleur	Signification
1	Tension d'alimentation	Éteinte	Tension d'alimentation désactivée ou trop faible.
		Vert	La tension d'alimentation est OK.
2 État de l'appareil/état	Éteinte	Erreur de firmware	
	module (fonctionnement normal)	Vert	État de l'appareil OK.
		Vert clignotant	Appareil non configuré.
		Rouge clignotant	Un événement de diagnostic avec niveau de diagnostic "Avertissement" s'est produit.

LED		Couleur	Signification
		Rouge	Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit.
		Rouge/vert clignotant	L'appareil redémarre/autotest.
3	Clignotant/	Vert	Échange cyclique des données actif.
état du réseau	état du réseau	Vert clignotant	Requête suivante du système/automate: Fréquence de clignotement : 1 Hz (fonctionnalité de clignotement : 500 ms on, 500 ms off)
			L'échange cyclique des données n'est pas actif, aucune adresse IP n'est disponible : Fréquence de clignotement : 4 Hz
		Rouge	L'adresse IP est disponible mais il n'y a pas de connexion avec le système/automate
		Rouge clignotant	L'échange cyclique des données était actif mais la connexion a été interrompue : Fréquence de clignotement : 3 Hz
4	Port 1 actif :	Éteinte	Non connectée ou pas de connexion établie.
	PROFINET avec Ethernet-APL	Vert	Connexion disponible, pas de communication active
		Vert clignotant	Connexion avec communication active
5 Port 2 actif :		Éteinte	Non connectée ou pas de connexion établie.
	Interface service (CDI)	Orange	Connexion disponible mais pas d'activité.
		Orange clignotant	Activité présente.

12.3 Informations de diagnostic sur l'afficheur local

12.3.1 Message de diagnostic

Les défauts détectés par le système d'autosurveillance de l'appareil sont affichés sous forme de messages de diagnostic en alternance avec l'affichage opérationnel.



S'il y a plusieurs événements de diagnostic simultanément, seul le message de diagnostic de l'événement de diagnostic avec la plus haute priorité est affiché.

- D'autres événements de diagnostic qui se sont produits peuvent être affichés dans le menu **Diagnostic** :
 - Via le paramètre →

 293
 - Via les sous-menus → 🗎 294

Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et recommandation NE 107 : F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification, M = Maintenance Required

Symbole	Signification	
F	Défaut Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valide.	
С	Contrôle de fonctionnement L'appareil se trouve en mode service (p. ex. pendant une simulation).	
s	Hors spécifications L'appareil fonctionne : En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. en dehors de la gamme de température de process)	
М	Maintenance requise La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.	

Comportement de diagnostic

Symbole	Signification	
*	 Alarme La mesure est interrompue. Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré. 	
<u> </u>	 Avertissement La mesure est reprise. Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré. 	

Informations de diagnostic

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.

Éléments de configuration

Touche de configuration	Signification
(+)	Touche Plus Dans le menu, sous-menu Ouvre le message relatif aux mesures correctives.
E	Touche Enter Dans le menu, sous-menu Ouvre le menu de configuration.

XXXXXXXX XXXXXXXX $\mathbb{A} S$ **∆S801** Геns.alim.tp fai x ① 1. $\left(\mathbf{+}\right)$ Liste diagnostic ΔS Diagnostic 1 <u> ∆</u> S801 Tens.alim.tp fai Diagnostic 2 Diagnostic 3 2. (E) Tens.alim.tp fai (ID:203) △ S801 0d00h02m25s Tension alim. trop faible, augm. tension alim.

3.

 $| \ominus | + | \oplus |$

12.3.2 Appel de mesures correctives

A0029431-F

- 37 Message relatif aux mesures correctives
- 1 Informations de diagnostic
- 2 Texte court
- 3 ID service
- 4 Comportement du diagnostic avec code de diagnostic
- 5 Temps de fonctionnement lorsque l'erreur s'est produite
- 6 Mesures correctives
- 1. L'utilisateur se trouve dans le message de diagnostic.

Appuyer sur ± (symbole ①).

- Le sous-menu **Liste de diagnostic** s'ouvre.
- 2. Sélectionner l'événement diagnostic souhaité avec \pm ou \Box et appuyer sur \Box .
 - Le message relatif aux mesures correctives s'ouvre.
- 3. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - Le message relatif aux mesures correctives se ferme.


L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic** dans une entrée d'événement diagnostic, par ex. dans le sous-menu **Liste de diagnostic** ou paramètre **Dernier diagnostic**.

- 1. Appuyer sur E.
 - Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre
- 2. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

12.4 Informations de diagnostic dans le navigateur web

12.4.1 Options de diagnostic

Les défauts détectés par l'appareil de mesure sont affichés dans le navigateur web sur la page d'accueil lorsque l'utilisateur s'est connecté.



- 1 Zone d'état avec signal d'état
- 2 Informations de diagnostic
- 3 Mesures correctives avec ID service
- Par ailleurs, les événements diagnostic qui se sont produits peuvent être visualisés dans le menu **Diagnostic** :
 - Via le paramètre →

 293
 - Via les sous-menus → 🗎 294

Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

Symbole	Signification	
8	Défaut Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valide.	
w	Contrôle de fonctionnement L'appareil se trouve en mode service (p. ex. pendant une simulation).	
<u>^</u>	Hors spécifications L'appareil fonctionne : En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. en dehors de la gamme de température de process)	
&	Maintenance requise La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.	

Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et recommandation NAMUR NE 107.


12.4.2 Appeler les mesures correctives

Afin de pouvoir supprimer les défauts rapidement, chaque événement de diagnostic comporte des mesures de suppression. Celles-ci sont affichées à côté de l'événement de diagnostic avec l'information de diagnostic correspondante en couleur rouge.

12.5 Informations de diagnostic dans FieldCare ou DeviceCare

12.5.1 Options de diagnostic

Les défauts détectés par l'appareil de mesure sont affichés sur la page d'accueil de l'outil de configuration lorsque la connexion a été établie.



A0021799-FF

- 1 Zone d'état avec signal d'état → \(\bigsim 222 \)
- 2 Informations de diagnostic $\rightarrow \triangleq 223$
- 3 Mesures correctives avec ID service
- Par ailleurs, les événements diagnostic qui se sont produits peuvent être visualisés dans le menu **Diagnostic** :
 - Via le paramètre →

 293
 - Via les sous-menus →

 294

Informations de diagnostic

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.

12.5.2 Accès aux mesures correctives

Afin de pouvoir supprimer les défauts rapidement, chaque événement de diagnostic comporte des mesures correctives.

- Sur la page d'accueil
 Les mesures correctives sont indiquées sous l'information de diagnostic dans une zone séparée.
- Dans le menu Diagnostic
 Les mesures correctives peuvent être interrogées dans la zone de travail de l'interface utilisateur.

L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic**.

- 1. Afficher le paramètre souhaité.
- 2. A droite dans la zone de travail, passer avec le curseur sur le paramètre.
 - └─ Une infobulle avec mesure corrective pour l'événement diagnostic apparaît.

12.6 Adaptation des informations de diagnostic

12.6.1 Adaptation du comportement de diagnostic

A chaque information de diagnostic est affecté au départ usine un certain comportement de diagnostic. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certaines informations de diagnostic dans le sous-menu **Comportement du diagnostic**.

Expert → Système → Traitement événement → Comportement du diagnostic


Comportements de diagnostic disponibles

Les comportements de diagnostic suivants peuvent être affectés :

Comportement du diagnostic	Description
Alarme	L'appareil arrête la mesure. Les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré.
Avertissement	L'appareil continue de mesurer. La valeur mesurée délivrée via PROFINET et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré.
Uniq.entrée journal	L'appareil continue de mesurer. Le message de diagnostic est uniquement affiché dans le sous-menu Journal d'événements (sous-menu Liste événements) et n'est pas affiché en séquence alternée avec l'affichage de fonctionnement.
Arrêt	L'événement de diagnostic est ignoré et aucun message de diagnostic n'est généré ni consigné.

Représentation de l'état de la mesure

Si des modules avec des données d'entrée (p. ex. module Analog Input, module Discrete Input, module Totalizer, module Heartbeat) sont configurés pour la transmission cyclique des données, l'état de la valeur mesurée est codé selon PROFIBUS PA Profile Specification 4 et transmis conjointement avec la valeur mesurée au contrôleur PROFINET via l'octet d'état. L'octet d'état est réparti dans les segments Quality, Quality Substatus et Limits (seuils).



■ 38 Structure de l'octet d'état

Le contenu de l'octet d'état dépend du mode défaut réglé dans le bloc de fonctions individuel. Selon le mode défaut réglé, des informations d'état selon PROFIBUS PA Profile

Specification 4 sont transmises au maître contrôleur PROFINET avec Ethernet-APL via l'octet d'état. Les deux bits pour les limites ont toujours la valeur 0.

Informations d'état prises en charge

État	Codage (hex)
BAD - Alarme maintenance	0x240x27
BAD - Relatif au process	0x280x2B
BAD - Contrôle du fonctionnement	0x3C0x3F
UNCERTAIN - Valeur initiale	0x4C0x4F
UNCERTAIN - Maintenance requise	0x680x6B
UNCERTAIN - Relatif au process	0x780x7B
GOOD - OK	0x800x83
GOOD - Maintenance requise	0xA40xA7
GOOD - Maintenance requise	0xA80xAB
GOOD - Contrôle du fonctionnement	0xBC0xBF

Aperçu des informations de diagnostic 12.7

Pour certaines informations de diagnostic, il est possible de modifier le comportement diagnostic. Adaptation des informations de diagnostic → 🗎 227

Diagnostic du capteur

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	T€	xte court			
002	Capteur inconnu			1. Vérifiez si le bon cap	
	Etat de la variable de mesure			2. Verifiez que le QR co	de du capteur n'est pas endommagé.
	Quality Good				
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide porter Température enceinte de co Débit volumique corrigé cibl Débit volumique corrigé flui Index d'asymetrie de la bobin Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique 	on ir infinement e de porteur ne capteur	 Température électr Débit GSV Débit GSV alternati Viscosité cinématiq Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inh Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Valeur brut du débi Débit volumique S8 Signal torsion asym 	le le lonomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

228

	Information de	e diagnostic	Mesures correctives
N°	Text	te court	
022	Capteur de température défectue	eux	1. Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le
	Etat de la variable de mesure		transmetteur 2. Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM)
	Quality	Good	3. Remplacer capteur
	Quality substatus C)k	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état F	7	
	Comportement du diagnostic A	Alarm	
	Variables de mesure influencée	es	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confi Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Index d'asymetrie de la bobine Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité buile Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique Température électronique capt 	Débit massique Débit massique hui Débit massique eau inement Indice de milieu inh Indice de bulles en Débit NSV Débit NSV alternat: Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillar Fréquence d'oscillar Valeur brut du débi Débit volumique S8 Signal torsion asym	Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau le Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 nomogène Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur if Débit volumique compensée en temp. 1 Viscosité dynamique compensée en temp. 1 Viscosité cinématique compensée en temp. 1 Température 1 Débit volumique 2 Débit volumique eau 3 Water cut

	Information de diagnostic					Mesures correctives
N°	Te	xte court				
046	Limite du capteur dépassée			1	érifier les conditions	process
	Etat de la variable de mesure	[au départ usi	ne] ¹⁾	2. In	nspecter le capteur	
	Quality	Good				
	Quality substatus	Ok				
	Coding (hex)	0x80 0x83				
	Signal d'état	S				
	Comportement du diagnostic	Warning				
	Variables de mesure influence	ées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application 2 Sortie spécifique à l'application 2 Sortie spécifique à l'application 4 Asymétrie du signal 5 Débit massique fluide porteu 7 Température enceinte de cor 7 Débit volumique corrigé cible 7 Débit volumique corrigé fluid 7 Index d'asymetrie de la bobin 7 Concentration 8 Amortissement de l'oscillatio 9 Densité 9 Densité huile 9 Densité eau 9 Point d'essai 9 Point d'essai 10 Viscosité dynamique 10 Température électronique ca 	r nfinement e le porteur ee capteur n 1 n 2	 Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinémation Débit massique Débit massique hui Débit massique eau indice de milieu infolieu infoli	que ile u homog suspe dif n 1 n 2 tion 1 tion 2 it mas w nétrie	nsion	 Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de	diagnostic	Mesures correctives
N°	Text	e court	
062	Connexion capteur défectueuse		1. Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le
	Etat de la variable de mesure		transmetteur 2. Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM)
	Quality	ood	3. Remplacer capteur
	Quality substatus O	k	
	Coding (hex)	x80 0x83	
	Signal d'état F		
I	Comportement du diagnostic A	larm	
	Variables de mesure influencées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confi Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Index d'asymetrie de la bobine Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique Température électronique capt 	Débit massique Débit massique hui Débit massique eau nement Indice de milieu inl Indice de bulles en Porteur HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillar Fréquence d'oscillar Valeur brut du débit Débit volumique S8 Signal torsion asyn	Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Union 2 Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	√° Texte court				
063	Courant d'excitation défectueux			transr	o.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le netteur
	Etat de la variable de mesure				er/remplacer module élect. capteur(ISEM)
	Quality	Good		3. Remp	acer capteur
	Quality substatus Ok				
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état F	F			
	Comportement du diagnostic A	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité buile Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique Température électronique capteur (ISEM) 		 Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinémation Débit massique Débit massique eau Indice de milieu information Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Valeur brut du débit Débit volumique S& Signal torsion asym Densité de référence 	le longène suspensio f 1 2 ion 1 ion 2 t massiqu wW	 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Te	xte court	
082	Stockage données incohérent		Vérifier les connexions du module
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	F	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influenc	ées	'
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide portet Température enceinte de co Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé flui Index d'asymetrie de la bobin Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique 	Débit GSV Débit GSV altern Débit massique Débit massique Débit massique Débit massique Débit massique Indice de milieu Indice de bulles HBSI Débit NSV Débit NSV altern Pression extern	Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Inhomogène En suspension Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Dion 1 Débit volumique compensée en temp. Débit volumique Uiscosité cinématique compensée en temp. Débit volumique Débit volumique Ulation 1 Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau S&W Water cut

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Te	xte court			
083	Contenu mémoire inconsistant			1. Redémarrer l'apparei	
	Etat de la variable de mesure			2. Restaurer les donnée 3. Remplacer la S-DAT	es S-DAT
	Quality	Good		-	
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique Débit massique fluide porteur Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Indice de milieu inl Débit volumique corrigé fluide porteur Indice de bulles en Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Pensité Densité Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique 		if que lle nomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique kW	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Te	exte court			
119	Initialisation du capteur en cou	ırs		Initialisation du capteur	r en cours, veuillez patienter
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	С			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influenc	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique Indice de milieu Indice de milieu Indice de bulles Indice de bulles HBSI Débit NSV Débit NSV Débit NSV altern Amortissement de l'oscillation 1 Pression externe Courant d'excita Densité Densité huile Fréquence d'osci Valeur brut du des présidents Débit volumique Débit volumique 		 Débit GSV Débit GSV alternati Viscosité cinématic Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inl Indice de bulles en HBSI 	que ile inomogène suspension if in 1 in 2 tion 1 tion 2 it massique gww	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Te	exte court			
140	Signal de capteur asymétrique			_	ole de connexion entre le capteur et le
	Etat de la variable de mesure	[au départ usin	ie] ¹⁾	transmetteur 2. Vérifier/remplacer n	nodule élect. capteur(ISEM)
	Quality	Good		3. Remplacer capteur	• • •
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Index d'asymetrie de la bobir Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique 	on Viscosité cinémati Débit massique Débit massique hu nfinement Débit massique ea Débit massique ea Indice de milieu in Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV Débit NSV alterna On 1 Pression externe		if que ille inomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique gww	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Te	exte court			
141	Le réglage du zéro a échoué			1. Vérifier les condition	
	Etat de la variable de mesure			2. Répétez la procédure 3. Vérifier le capteur	e de mise en service
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	ées			
Amplitude de l'oscillation Amplitude de l'oscillation Sortie spécifique à l'applice Sortie spécifique à l'applice Asymétrie du signal Débit massique fluide por Température enceinte de Débit volumique corrigé de Débit volumique corrigé fl Index d'asymetrie de la bo Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillate Amortissement de l'oscillate Densité Densité Densité Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique		on o	 Température électr Débit GSV Débit GSV alternati Viscosité cinématice Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inl Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillar Fréquence d'oscillar Valeur brut du déb Débit volumique S8 Signal torsion asyn 	que ile inomogène suspension if in 1 in 2 tion 1 tion 2 it massique gww	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
142	Asymétrie bobine capteur trop	élevée		Vérifier le capteur	
	Etat de la variable de mesure	[au départ usi	ne] ¹⁾		
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex) 0x80 0x83				
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influenc	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique Débit GSV alternatif Débit massique Débit massique eau Indice de milieu inh Indice de bulles en s HBSI Débit NSV Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternatif Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Valeur brut du débit Débit volumique S& Signal torsion asym 		ule lle lomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut 	

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de	diagnostic	Mesures correctives
N°	Text	e court	
144	Erreur de mesure trop élevée		1. Contrôler les conditions process
	Etat de la variable de mesure [a	au départ usine] 1)	2. Contrôler ou changer capteur
	Quality	Good	
	Quality substatus O)k	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état F	1	
	Comportement du diagnostic A	Alarm	
	Variables de mesure influencée	es	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confi Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Index d'asymetrie de la bobine Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique Température électronique capt 	Débit massique Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inl Indice de bulles en Porteur Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillar Fréquence d'oscillar Valeur brut du débit Débit volumique S8 Signal torsion asyn	Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Pluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

12.7.2 Diagnostic de l'électronique

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Te	exte court			
201	Electronique défectueuse			1. Rédémarrer le capte	
	Etat de la variable de mesure			2. Remplacer l'électroni	ique
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide portet Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluie Index d'asymetrie de la bobir Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique 	on ir infinement e de porteur ne capteur	 Température électrico Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinémation Débit massique Débit massique eau Débit massique eau Indice de milieu information Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillante Fréquence d'oscillante Valeur brut du déb Débit volumique Sangual Signal torsion asyn 	ile ile inhomogène suspension if in 1 in 2 tion 1 tion 2 it massique gww	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
242	Firmware incompatible			1. Vérifier la version du	
	Etat de la variable de mesure			2. Flasher ou remplace	r le module électronique
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluie Index d'asymetrie de la bobin Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique 	on o	Température électric Débit GSV Débit GSV alternation Débit massique Débit massique Débit massique eau Indice de milieu infuncie de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Valeur brut du débit Débit volumique S& Signal torsion asym	lue le lonomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

Information de diagnostic					Mesures correctives
N°	Te	exte court			
252	Module incompatible			1. Vérifier les modules	
	Etat de la variable de mesure			 Verifier si des modul Remplacer les modul 	les adaptés sont disponibles (par ex. NEx, Ex). les électroniques
	Quality	Good			_
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	eées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide porter Température enceinte de co Débit volumique corrigé cibl Débit volumique corrigé flui Index d'asymetrie de la bobin Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique 	on ur nfinement e de porteur ne capteur on 1	 Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinémation Débit massique Débit massique eau l'indice de milieu inlice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Valeur brut du déb Débit volumique S8 Signal torsion asyn 	ile ile inomogène suspension if in 1 in 2 tion 1 tion 2 it massique gww	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Te	exte court	
262	Liaison module interrompue		Vérifier/remplacer câble connexion entre le module capteur élec.
	Etat de la variable de mesure		(ISEM) et élec.principale 2. Vérifier ou remplacer ISEM ou électronique principale
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	F	
I	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influenc	ées	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide portet Température enceinte de cot Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluie Index d'asymetrie de la bobin Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique 	Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinématic Débit massique Débit massique hu nfinement Débit massique ear Indice de milieu in le capteur Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternation 1	Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique eau Water cut

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Texte court				
270	Electronique principale en pan	ne		1. Redémarrer l'appare	
	Etat de la variable de mesure			2. Remplacer le module	e electronique principal
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité Densité eau Point d'essai Point d'essai Température électr Débit GSV Débit GSV Débit massique Débit massique Débit massique eau Débit massique				
			que ile ihomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Te	exte court			
271	Electronique principale défectu	ieuse		1. Redémarrer l'apparei	
	Etat de la variable de mesure	!		2. Remplacer le module	e électronique principal
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluie Index d'asymetrie de la bobin Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique 	on Ir Infinement e de porteur ne capteur on 1	 Température électr Débit GSV Débit GSV alternat Viscosité cinématic Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inl Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Valeur brut du déb Débit volumique S8 Signal torsion asyn 	que ile ile inomogène suspension if in 1 in 2 tion 1 tion 2 it massique &W	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Te	exte court			
272	Electronique principale défectu	ieuse		Redémarrer l'appareil	
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique Température électr Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinématic Débit massique Débit massique eau Indice de milieu inl Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternat Courant d'excitation Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Débit volumique S8 Signal torsion asyn 		if que ille inomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique gww	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Te	exte court			
273	Electronique principale en pan	ne			pération d'urgence afficher
	Etat de la variable de mesure			2. Remplacer l'électroni	ique principale
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	:ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité eau Point d'essai Point d'essai 		Débit GSV Débit GSV alternat: Viscosité cinématic Débit massique Débit massique eau Indice de milieu inl Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitatio Courant d'excitatio Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Valeur brut du déb Débit volumique S8 Signal torsion asyn	que ile inhomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique &W	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Te	xte court			
275	Module d'E/S défectueux			Changer module E/S	
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique Température électr Débit GSV Débit GSV Débit Massique Débit massique Débit massique Débit massique eau Débit massique eau Débit massique eau Indice de milieu inh Indice de bulles en Indice de bulles en Débit NSV Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Valeur brut du débit Débit volumique S8 Signal torsion asym				
			ule lle lomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Te	exte court			
276	Module E/S défectueux			1. Redémarrer appareil	
	Etat de la variable de mesure			2. Changer module E/S	
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Point d'essai 		Température électr Débit GSV Débit GSV alternat Viscosité cinématic Débit massique Débit massique hui Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inl Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitatio Courant d'excitatio Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Valeur brut du déb Débit volumique S8 Signal torsion asyn	que ile ile inhomogène suspension if in 1 in 2 tion 1 tion 2 it massique &W	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Te	exte court			
283	Contenu mémoire inconsistant			Redémarrer l'appareil	
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide portet Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé flui Index d'asymetrie de la bobin Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique 	on ir infinement e de porteur ne capteur	 Température électr Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinémation Débit massique Débit massique eau Indice de milieu inlain indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Valeur brut du débit Débit volumique S8 Signal torsion asyn 	lue le le lomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Te	exte court	
302	Vérification appareil active		Dispositif de vérification actif, s'il vous plaît attendre.
	Etat de la variable de mesure	[au départ usine] 1)	
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC 0xBF	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	ées	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide porter Température enceinte de co Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluir Index d'asymetrie de la bobin Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique 	Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinématic Débit massique Débit massique hui nfinement e Débit massique eau e Indice de milieu inl de porteur ne capteur HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe	Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Pluctuation amortissement oscillation 1 Pluctuation amortissement oscillation 2 Pluctuations fréquence 1 Pluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique eau Water cut

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
303	E/S 1 n configuration changée		Appliquer configuration module d'E/S(paramètre 'Appliquer configuration E/S') Recharger la description de l'appareil et vérifier le câblage
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	M	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	ées	
	_		

Information de diagnostic					Mesures correctives
N°	Texte court				
304	Échec vérification appareil		Vérifier le rapport de vérification Répéter la procédure de mise en service Vérifier le capteur		
	Etat de la variable de mesure [au départ usine] 1)				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique Température électr Débit GSV alternati Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inh Indice de bulles en debit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Débit volumique S8 Signal torsion asym 		if que le nomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
311	Electronique capteur (ISEM) de	éfectueuse		Maintenance nécessaire	
	Etat de la variable de mesure	!		Ne pas réinitialiser l'app	areil
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	M			
	Comportement du diagnostic Warning				
	Variables de mesure influenc	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé foible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique Débit GSV alternatif Viscosité cinématiq Débit massique eau Indice de milieu inh Indice de bulles en s Débit NSV Débit NSV alternatif Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Valeur brut du débit Débit volumique S& Signal torsion asym 		if que le nomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Te	xte court			
330	Fichier Flash invalide			1. Mise à jour du firmw	
	Etat de la variable de mesure			2. Redémarrage appare	11
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	М			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influenc	ées			
	Variables de mesure influencées		ile inomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

Information de diagnostic					Mesures correctives
N°	Te	exte court			
331	Mise à jour du firmware a écho	oué		1. Mise à jour du firmw	
	Etat de la variable de mesure	!		2. Redémarrage appare	11
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influenc	ées			
			que ille inomogène suspension if in 1 in 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Texte court				
332	Écriture sauvegarde HistoROM	a échoué		1. Remplacer la carte ir	
	Etat de la variable de mesure			2. Ex d/XP: remplacer l	e transmetteur
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	ées			
			ile inomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
361	Module E/S 1 n défaillant			1. Redémarrer capteur	
	Etat de la variable de mesure	!		2. Contrôler modules él 3. Chang.mod.E/S ou é	1
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic Alarm				
	Variables de mesure influenc	ées			
			que ille inomogène suspension if in 1 in 2 tion 1 tion 2 it massique &W	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
369	Lecteur de code barre HS			Remplacer le scanner de	e codes barre
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Indice de milieu inh Débit NSV Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternatif Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité eau Point d'essai Púbit volumique cod'oscillation 2 Pépit que à l'application 1 Température électro Débit GSV Débit massique Débit massique Débit massique eau Indice de milieu inh Indice de bulles en s HBSI Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternatif Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Valeur brut du débit Débit volumique S& 		if que ille inomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
371	Capteur de température défect	ueux		Contacter le service	
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	М			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influenc	ées			
	Variables de mesure influencées ■ Amplitude de l'oscillation 1 ■ Amplitude de l'oscillation 2 ■ Sortie spécifique à l'application ■ Sortie spécifique à l'application ■ Asymétrie du signal ■ Débit massique fluide porteur ■ Température enceinte de confinement ■ Débit volumique corrigé cible ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ Index d'asymetrie de la bobine capteur ■ Concentration ■ Valeur mesurée ■ Amortissement de l'oscillation 1 ■ Amortissement de l'oscillation 2 ■ Densité ■ Densité ■ Densité ■ Densité eau ■ Point d'essai ■ Point d'essai ■ Viscosité dynamique ■ Température électro ■ Débit GSV ■ Débit GSV ■ Débit GSV alternatif ■ Viscosité cinématiqu ■ Débit massique eau ■ Débit massique eau ■ Indice de milieu inho ■ Indice de bulles en s ■ HBSI ■ Débit NSV ■ Débit NSV ■ Débit NSV alternatif ■ Pression externe ■ Courant d'excitation ■ Courant d'excitation ■ Fréquence d'oscillati ■ Fréquence d'oscillati ■ Valeur brut du débit ■ Débit volumique S&¹ ■ Débit volumique S&² ■ Signal torsion asymé		if que le nomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	T€	exte court			
372	Electronique capteur (ISEM) de	éfectueuse		Redémarrez appareil Vérifiez si défaut se	
	Etat de la variable de mesure				e électronique du capteur (ISEM)
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	ées			
	Variables de mesure influencées Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité Densité eau Point d'essai Point d'essai Température electro Débit GSV Débit GSV Débit GSV Débit massique Débit massique Débit massique Débit massique eau Débit massique eau Débit massique eau Débit massique eau Debit massique		ile ile inhomogène suspension if in 1 in 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
373	Electronique capteur (ISEM) de	éfectueuse		Transférer des données	ou réinitialiser l'appareil
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Débit massique fluide porteur Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique Débit volumique costrigé fluide porteur Indice de milieu inh. Indice de bulles en s Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternatif Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Débit volumique S& Signal torsion asym 		if que ille inomogène suspension if in 1 in 2 tion 1 tion 2 it massique gww	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut 	

	Information de diagnostic			Mesures correct	ves
N°	Texte court				
374	Electronique capteur (ISEM) dé	fectueuse		Redémarrez appareil	
	Etat de la variable de mesure	[au départ usi	ne] ¹⁾	2. Vérifiez si défaut se reproduit3. Remplacer le module électronique du cap	oteur (ISEM)
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic Warning				
	Variables de mesure influencé	ées			
	■ Amplitude de l'oscillation 1 ■ Amplitude de l'oscillation 2 ■ Sortie spécifique à l'application ■ Sortie spécifique à l'application ■ Asymétrie du signal ■ Débit massique fluide porteur ■ Température enceinte de confinement ■ Débit volumique corrigé cible ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ Index d'asymetrie de la bobine capteur ■ Concentration ■ Amortissement de l'oscillation 1 ■ Amortissement de l'oscillation 2 ■ Densité ■ Densité ■ Densité eau ■ Point d'essai ■ Viscosité dynamique ■ Température électronique capteur (ISEM) ■ Débit GSV ■ Débit GSV alternatif ■ Viscosité cinématique ■ Débit massique ■ Débit massique eau ■ Débit NSV ■ Débit NSV ■ Débit NSV alternatif ■ Pression externe ■ Courant d'excitation ■ Fréquence d'oscillation ■ Fréquence d'oscillation ■ Fréquence d'oscillation ■ Débit volumique S&V ■ Signal torsion asymé ■ Densité de référence		Débit volumique Débit volumique Débit volumique Fluctuation amo Fluctuation amo Fluctuations fré Débit massique Débit volumique Débit volumique Viscosité dynam 1 Viscosité cinéme 12 Température ion 1 Débit volumique tion 2 Débit volumique W Débit volumique Viscosité cinéme Débit volumique Uscosité cinéme Uscosité cinéme Débit volumique Uscosité cinéme Uscosité cin	e corrigé e corrigé e corrigé huile e corrigé eau ortissement oscillation 1 ortissement oscillation 2 quence 1 quence 2 cible e du fluide porteur e cible aique compensée en temp. atique compensée en temp.	

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Te	exte court			
375	Erreur communication module	E/S- 1 n		1. Redémarrez appareil	
	Etat de la variable de mesure			2. Vérifiez si défaut se l 3. Remplacez le module	reproduit e rack incluant les modules électroniques
	Quality	Good			-
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
i	Signal d'état	F			
I	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide portet Température enceinte de co Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé flui Index d'asymetrie de la bobin Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique 	on Ir Infinement e de porteur ne capteur on 1	 Température électr Débit GSV Débit GSV alternati Viscosité cinématic Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inl Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillar Fréquence d'oscillar Valeur brut du déb Débit volumique S8 Signal torsion asyn 	que ile inomogène suspension if in 1 in 2 tion 1 tion 2 it massique gww	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Texte court				
378	Tension d'alimentation ISEM d	éfectueuse		Si existant : Vérif cât Remp module électro	ole de connexion entre capteur transmetteur
	Etat de la variable de mesure			3. Remp module électro	
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influenc	ées			
	Variables de mesure influencées ■ Amplitude de l'oscillation 1 ■ Température électron 2 ■ Amplitude de l'oscillation 2 ■ Débit GSV ■ Sortie spécifique à l'application ■ Débit GSV alternatifon 2 ■ Asymétrie du signal ■ Débit massique ■ Débit massique fluide porteur ■ Débit massique huil ■ Débit volumique corrigé cible ■ Indice de milieu inh ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ Indice de bulles en s ■ Indice de bulles en s ■ Débit NSV ■ Concentration ■ Débit NSV ■ Valeur mesurée ■ Débit NSV alternation ■ Amortissement de l'oscillation 1 ■ Pression externe ■ Densité ■ Courant d'excitation ■ Densité huile ■ Fréquence d'oscillation ■ Point d'essai ■ Valeur brut du débiton ■ Point d'essai ■ Débit volumique S&		ile inomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut 	

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Te	exte court			
382	Mémoire de données		1. Insérer T-DAT		
	Etat de la variable de mesure	!		2. Remplacer T-DAT	
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique 		Température électr Débit GSV Débit GSV alternative Viscosité cinématice Débit massique Débit massique eau Indice de milieu inf Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternative Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillative Fréquence d'oscillative Valeur brut du débute Débit volumique S& Signal torsion asyn	lue le lonomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Te	exte court			
383	Contenu mémoire			Réinitialiser l'appareil	
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité eau Point d'essai Point d'essai 		 Température électr Débit GSV Débit GSV alternati Viscosité cinématice Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inl Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Valeur brut du déb Débit volumique S8 Signal torsion asyn 	lue le le lomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Te	xte court			
387	Données de l'HistoROM erronées		Contactez l'organisation	ı Service	
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité eau Point d'essai Débit GSV Débit GSV Débit GSV Débit GSV Débit massique Débit massique ea Indice de milieu in Indice de bulles en Indice de bulles en Indice de bulles en Endice de milieu in Indice de bulles en Indice de bulles en Endice de milieu in Indice de bulles en Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Valeur brut du débit volumique Solotit Débit volumique Solotit Débit volumique Solotit 		Débit GSV Débit GSV alternation Débit MSV alternation Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Débit massique eau Débit massique eau Débit MSV Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternation Débit MSV alternation D	lue le lonomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

12.7.3 Diagnostic de la configuration

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Te	xte court			
410	Echec transfert de données		1. Réessayer le transfert		
	Etat de la variable de mesure			2. Vérifier liaison	
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Index d'asymetrie de la bobin Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique 	on ir infinement e de porteur ne capteur	 Température électi Débit GSV Débit GSV alternat Viscosité cinématic Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inl Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitatio Courant d'excitatio Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Valeur brut du déb Débit volumique S8 Signal torsion asyn 	if que ille inomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique kW	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Te	xte court			
412	Traitement du téléchargement		Download en cours, veu	nillez patienter	
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	С			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé flui Index d'asymetrie de la bobir Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique 	on ir infinement e de porteur ne capteur	 Température électr Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinémation Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu information Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Valeur brut du débit volumique S8 Signal torsion asym 	que ile inomogène suspension if in 1 in 2 tion 1 tion 2 it massique gww	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

Information	de diagnostic	Mesures correctives
T	exte court	
Réglage 1 n requis		Carry out trim
Etat de la variable de mesure		
~ ,	Good	
	Ok	
Coding (hex)	0x80 0x83	
Signal d'état	С	
Comportement du diagnostic Warning	Warning	
Variables de mesure influen	cées	
-		·

	Information	de diagnostic			Mesures correctives
N°	Te	exte court			
437	Configuration incompatible		1. Mettre à jour le micrologiciel		
	Etat de la variable de mesure		2. Exécuter la réinitialis	sation d'usine	
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	F			
	Comportement du diagnostic	Alarm			
	Variables de mesure influencées				
	Variables de mesure influencées Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité eau Point d'essai Point d'essai		 Température électr Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinémation Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inla Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Valeur brut du débit Débit volumique S& Signal torsion asynt 	que ile inomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

Information de diagnostic					Mesures correctives
N°	Texte court				
438	Set données différent			Vérifiez le fichier d'ensemble des données Vérifier le paramétrage du dispositif	
	Etat de la variable de mesure	!			au paramétrage de l'appareil
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	M			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide porter Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluie Index d'asymetrie de la bobin Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique 	on on on or onfinement e de porteur ne capteur	 Température électr Débit GSV Débit GSV alternati Viscosité cinématic Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inf Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Valeur brut du débit Débit volumique S8 Signal torsion asym 	le le nomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic		Mesures correctives
N°	T€	exte court	
441	Current output 1 n saturated		1. Check current output settings
	Etat de la variable de mesure	:	2. Check process
	Quality	Good	
	Quality substatus Ok	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic W	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	exte court	
442	Frequency output 1 saturated		Check frequency output settings
	Etat de la variable de mesure		2. Check process
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
443	Pulse output 1 saturated		Check pulse output settings
	Etat de la variable de mesure	[au départ usine] 1)	2. Check process
	Quality	Good	
	Quality substatus Ok	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic Warning	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	exte court	
444	Current input 1 n saturated		1. Vérifiez les paramètres d'entrée courant
	Etat de la variable de mesure [au départ usine] 1)		Vérifiez l'appareil connecté Vérifier le process
-	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	rées	
	Valeur mesurée		

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de	e diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
453	Priorité de débit active		Désactiver le dépassement débit
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus O)k	
	Coding (hex) 0	0x80 0x83	
	Signal d'état C	,	
	Comportement du diagnostic V	Varning	
	Variables de mesure influencée	es es	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confi Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Index d'asymetrie de la bobine Concentration Amortissement de l'oscillation Densité Densité buile Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique Température électronique capt 	Débit massique Débit massique hui Débit massique eau inement Indice de milieu inh Indice de bulles en Porteur Débit NSV Débit NSV alternat: Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Valeur brut du débi Débit volumique S8 Signal torsion asym	Debit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau le Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 nomogène Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur ff Débit volumique compensée en temp. 1 Viscosité dynamique compensée en temp. 1 Viscosité cinématique compensée en temp. 1 Température 1 Débit volumique 1 Débit volumique 1 Débit volumique 2 Débit volumique 3 Débit volumique 4 Débit volumique eau 5 Water cut

Proline Promass U 500 PROFINET sur Ethernet-APL/SPE

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
485	Simulation variable process act	ive		Désactiver simulation	
	Etat de la variable de mesure				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	С			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influence	ées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application 2 Sortie spécifique à l'application 2 Sortie spécifique à l'application 4 Asymétrie du signal Débit massique fluide porteu 7 Température enceinte de cor 9 Débit volumique corrigé cible 9 Débit volumique corrigé fluid 1 Index d'asymetrie de la bobin 1 Concentration 2 Amortissement de l'oscillatio 2 Densité 9 Densité 9 Densité eau 9 Point d'essai 9 Point d'essai 1 Viscosité dynamique 1 Température électronique ca 	on r ufinement e le porteur e capteur n 1 n 2	 Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinémation Débit massique Débit massique hui Débit massique eau indice de milieu information Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillar Fréquence d'oscillar Valeur brut du débit Débit volumique S8 Signal torsion asym Densité de référence 	lue le nomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique kW nétrie	 Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic		Mesures correctives
N°	T€	exte court	
486	Current input 1 n simulation	n active	Désactiver simulation
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	Valeur mesurée		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Te	exte court	
91	Simulation sortie courant 1	n actif	Désactiver simulation
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	exte court	
492	Frequency output 1 n simula	ation active	Désactiver simulation sortie fréquence
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Te	exte court	
493	Sortie impulsion simulation ac	tive	Désactiver simulation sortie impulsion
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Te	exte court	
494	Switch output 1 n simulation active		Désactiver simulation sortie tout ou rien
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

Information de diagnostic Texte court		Mesures correctives
Τe	exte court	
Simulation diagnostique évène	ement actif	Désactiver simulation
Etat de la variable de mesure		
Quality	Good	
Quality substatus	Ok	
Coding (hex)	0x80 0x83	
Signal d'état	С	_
Comportement du diagnostic	Warning	
Variables de mesure influencées		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Te	exte court	
496	Status input 1 n simulation	active	Désactiver la saisie de l'état de simulation
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Te	exte court	
520]		Vérifiez configuration matérielle E/S
	Etat de la graniable de maggine		Remplacez mauvais module E/S Connectez le module de sortie double impulsion sur le slot approprié
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	F	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	xte court	
528	Calcul de concentration imposs	sible	Hors plage valide de l'algorithme de calcul
Etat de la variable de mesure		1. Vérifier les réglages de concentration 2. Vérifier les valeurs mesurées, par ex. densité ou temp°	
	Quality	Good	
Qua	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	nex) 0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influencées		
	 Débit massique fluide porteur Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Concentration Debit massique Débit massique cib Débit volumique de 		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	exte court	
529 Calcul de concentration n'est pas précis Hors plage valide de l'algorithme de	Hors plage valide de l'algorithme de calcul		
	Etat de la variable de mesure		1. Vérifier les réglages de concentration 2. Vérifier les valeurs mesurées, par ex. densité ou temp°
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	 Débit massique fluide porter Débit volumique corrigé cibl Débit volumique corrigé flui Concentration 	e • Débit massique	

278

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
537	Configuration		1. Vérifier les adresses IP dans le réseau
	Etat de la variable de mesure		2. Changer l'adresse IP
	Quality	Good	
	Quality substatus Ok	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	F	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
594	Relay output 1 n simulation	active	Désactiver simulation sortie tout ou rien
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	С	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	-		

12.7.4 Diagnostic du process

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
803	Courant de boucle 1		1. Contrôler câblage
	Etat de la variable de mesure		2. Changer module E/S
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	F	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influencées		
	-		

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
830	Température ambiante trop élé	evée		Réduire temp. ambian	ite autour du boîtier de capteur
	Etat de la variable de mesure	[au départ usi	ne] ¹⁾		
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Index d'asymetrie de la bobir Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique Température électronique ca 	on ir infinement e de porteur ne capteur on 1 on 2	 Débit GSV Débit GSV alternati Viscosité cinématiq Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inh Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Valeur brut du débi Débit volumique S8 Signal torsion asym Densité de référence 	lue lle lonomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique kW nétrie	 Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de	e diagnostic	Mesures correctives
N°	Text	te court	
831	Température ambiante trop faibl	le	Augmenter temp. ambiante autour du boîtier de capteur
	Etat de la variable de mesure [a	au départ usine] ¹⁾	
	Quality	Good	
	Quality substatus (Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic \	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de conf Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Index d'asymetrie de la bobine Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique Température électronique cap 	Débit massique Débit massique hui Débit massique eau lindice de milieu inh Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternati 1 Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscillar Fréquence d'oscillar Valeur brut du débi Débit volumique S8 Signal torsion asym	Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau le Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur if Débit volumique compensée en temp. 1 Viscosité dynamique compensée en temp. 1 Viscosité cinématique compensée en temp. 1 Température 1 Débit volumique 2 Débit volumique 3 Débit volumique eau 3 Water cut

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
832	Température électronique trop	élevée		Réduire température ar	nbiante
	Etat de la variable de mesure	[au départ usir	ne] ¹⁾		
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluic Index d'asymetrie de la bobir Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique 	on r nfinement e de porteur ne capteur	 Température électr Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinémation Débit massique Débit massique eau Indice de milieu information Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillarie Valeur brut du débit Débit volumique S& Signal torsion asym 	lue le lo nomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	T€	exte court	
833	Température électronique trop	basse	Augmenter température ambiante
	Etat de la variable de mesure	[au départ usine] 1)	
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide porter Température enceinte de co Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluir Index d'asymetrie de la bobin Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique 	Débit GSV Débit GSV altern Viscosité cinéma Débit massique Débit massique Débit massique Débit massique Lindice de milieu i de porteur Lindice de bulles e HBSI Débit NSV Débit NSV altern Pression externe	Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique eau Water cut

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
834	Température de process trop élevée		Réduire température pro	ocess	
	Etat de la variable de mesure	[au départ usi	ne] ¹⁾		
	Quality	Good			
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic	Warning			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique 		 Débit GSV Débit GSV alternati Viscosité cinématiq Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inh Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternati Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillat Fréquence d'oscillat Valeur brut du débi Débit volumique S8 Signal torsion asym Densité de référence 	le le nomogène suspension if 1 1 2 tion 1 tion 2 t massique vW	 Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de	e diagnostic	Mesures correctives
N°	Text	te court	
835	Température de process trop faib	ole	Augmenter température process
	Etat de la variable de mesure [a	au départ usine] ¹⁾	
	Quality	Good	
	Quality substatus C	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état S	5	
	Comportement du diagnostic V	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confi Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Index d'asymetrie de la bobine Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique Température électronique capt 	Débit massique Débit massique hui Débit massique eau lindice de milieu inl Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternat 1 Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Valeur brut du déb Débit volumique S8 Signal torsion asyn	Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuation fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Lition 2 Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Texte court				
842	Valeur de process inférieure à la	*		1. Diminuer la valeur de	process
	Etat de la variable de mesure	[au départ usi	ne] ¹⁾	2. Vérifier l'application3. Vérifier le capteur	
	Quality	Good		_	
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic Warning Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application 2 Sortie spécifique à l'application 2 Sortie spécifique à l'application 4 Asymétrie du signal 5 Débit massique fluide porteur 7 Température enceinte de con 6 Débit volumique corrigé cible 7 Débit volumique corrigé fluid 7 Index d'asymetrie de la bobin 7 Concentration 8 Amortissement de l'oscillation 9 Densité 9 Densité eau 9 Point d'essai 9 Point d'essai 10 Viscosité dynamique 10 Température électronique cap 	on finement e porteur e capteur n 1 n 2	 Débit GSV Débit GSV alternation Viscosité cinémation Débit massique Débit massique eau Indice de milieu information Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternation Pression externe Courant d'excitation Courant d'excitation Fréquence d'oscillation Fréquence d'oscillation Valeur brut du débit Débit volumique S& Signal torsion asym Densité de référence 	lue le lo nomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique ww nétrie	 Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Te	exte court	
862	Tube partiellement rempli		1. Contrôler la présence de gaz dans le process
	Etat de la variable de mesure	[au départ usine] 1)	2. Ajuster les seuils de détection
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencées		
	 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Débit massique fluide porteu Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Concentration Densité Densité huile Densité éau Viscosité dynamique Température électronique can Débit GSV Débit GSV alternatif 	on Débit massique r Débit massique hu e Débit massique ea de porteur Indice de milieu in Indice de bulles er HBSI Débit NSV Débit NSV Pression externe	Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique W Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

Information de diagnostic			Mesures correctives	
N°	T€	xte court		
882			1. Vérifier le paramétrage du signal d'entrée	
	Etat de la variable de mesure		2. Vérifier le dispositif externe3. Vérifier les conditions de process	
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 0x27		
	Signal d'état	F		
	Comportement du diagnostic	Alarm		
	Variables de mesure influencées			
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de confinement Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Index d'asymetrie de la bobine capteur Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation 1 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité huile Point d'essai Viscosité dynamique Débit GSV Débit massique Débit massique ea Indice de milieu in Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV Débit NSV alternat Courant d'excitatio Frequence d'oscillation 2 Valeur brut du déb Débit volumique Signal torsion asyr 		Densité de référence alternative f Débit volumique corrigé que Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau le Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 nomogène Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur f Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. 1 Viscosité cinématique compensée en temp. 1 Température 1 Débit volumique 2 Débit volumique 3 Débit volumique eau 4 Water cut	

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
910	ubes non oscillants		 Si existant : Vérif câble de liaison capteur/transmetteur Vérifier ou remplacer le module électronique du capteur (ISEM). Vérifier capteur
	Etat de la variable de mesure		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	F	
	Comportement du diagnostic	Alarm	
	Variables de mesure influenc	ées	
	_		

Information de diagnostic			Mesures correctives			
N°	Texte court					
912	Fluide inhomogène Etat de la variable de mesure [au départ usine] 1)		1. Contrôler cond. process			
			2. Augmenter pression système			
	Quality	Good				
	Quality substatus (Ok				
	Coding (hex)	0x80 0x83				
	Signal d'état	S				
	Comportement du diagnostic	Warning				
	Variables de mesure influencées					
	Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application Sortie spécifique à l'application Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de conf Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide Index d'asymetrie de la bobine Concentration Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique Température électronique cap	n Débit massique Débit massique hu Débit massique ea lindice de milieu in Indice de bulles er HBSI Capteur Débit NSV Débit NSV alterna Pression externe Courant d'excitatio Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Valeur brut du dél Débit volumique S Signal torsion asyr	ique Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température ation 1 Débit volumique eau Water cut			

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de diagnostic		Mesures correctives
N°	Tex	te court	
913	Fluide inadapté		Contrôler les conditions de process
	Etat de la variable de mesure [[au départ usine] ¹⁾	2. Vérifier les modules électroniques ou le capteur
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influencé	es	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application 2 Sortie spécifique à l'application 2 Sortie spécifique à l'application 2 Asymétrie du signal Débit massique fluide porteur Température enceinte de conting de l'obbit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide 1 Index d'asymetrie de la bobine 1 Concentration Amortissement de l'oscillation 2 Amortissement de l'oscillation 2 Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique Température électronique cap 	Débit massique Débit massique Débit massique hu Débit massique ea finement Indice de milieu in Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitatio Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Valeur brut du dét Débit volumique S Signal torsion asyr	Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Pluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique Débit volumique eau Water cut

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information de diagnostic				Mesures correctives
N°	Te	xte court			
915	Viscosité hors spécifications			1. Éviter fluide biphasi	
	Etat de la variable de mesure	[au départ usir	ne] ¹⁾	2. Augmenter la pressi 3. Vérifier que viscosité	on É et densité sont dans la gamme
	Quality	Good		4. Vérifier les conditior	ns process
	Quality substatus	Ok			
	Coding (hex)	0x80 0x83			
	Signal d'état	S			
	Comportement du diagnostic	ment du diagnostic Warning			
	Variables de mesure influencées				
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide porteu Température enceinte de cor Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluid Index d'asymetrie de la bobir Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité huile Densité eau Point d'essai Viscosité dynamique 	on r nfinement e de porteur ne capteur	 Temperature électr Débit GSV Débit GSV alternati Viscosité cinématice Débit massique Débit massique hui Débit massique eau Indice de milieu inl Indice de bulles en HBSI Débit NSV Débit NSV alternat Pression externe Courant d'excitation Fréquence d'oscilla Fréquence d'oscilla Valeur brut du déb Débit volumique S& Signal torsion asyn 	que ille inomogène suspension if n 1 n 2 tion 1 tion 2 it massique gww	 Densité de référence Densité de référence alternative Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Débit volumique Débit volumique huile Débit volumique eau Water cut

	Information de diagnostic		Mesures correctives
N°	Texte court		
941	Température API/ASTM hors	spécification.	1. Vérifiez la température du process avec le groupe de produits API/
	Etat de la variable de mesure	[au départ usine] 1)	ASTM sélectionné. 2. Vérifier les paramètres liés à l'API/ASTM
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	ées	
	 Densité huile Densité eau Débit GSV Débit GSV alternatif Débit massique Débit massique huile 	 Débit massique eau Débit NSV Débit NSV alternat Débit volumique S8 Densité de référence Débit volumique co 	 Débit volumique corrigé eau if Débit volumique huile W Débit volumique eau ce alternative Water cut

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Te	exte court	
942	Densité API/ASTM hors spécif	ications	1. Vérifiez la densité du process avec le groupe de produits API/ASTM
	Etat de la variable de mesure	[au départ usine] 1)	sélectionné. 2. Vérifier les paramètres liés à l'API/ASTM
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	rées	
	 Densité huile Densité eau Débit GSV Débit GSV alternatif Débit massique Débit massique huile 	 Débit massique eau Débit NSV Débit NSV alternat Débit volumique S& Densité de référence Débit volumique co 	 Débit volumique corrigé eau if Débit volumique huile WW Débit volumique eau ce alternative Water cut

	Information de diagnostic		Mesures correctives
N°	Texte court		
943	Pression API hors spécification	1	Vérifier la pression de process avec le groupe de produits API
	Etat de la variable de mesure [au départ usine] 1)		sélectionné 2. Vérifier les paramètres liés à l'API
	Quality	Good	_
	Quality substatus Ok		
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	rées	
	 Densité huile Densité eau Débit NSV Débit GSV Débit GSV alternatif Débit massique Débit massique Débit massique huile Débit volumique controllé Débit volumique controllé Débit volumique controllé Débit volumique controllé 		 Débit volumique corrigé eau Débit volumique huile W Débit volumique eau e alternative Water cut

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

	Information	de diagnostic	Mesures correctives
N°	Texte court		
944	Échec surveillance		Contrôler les conditions de process pour surveillance Heartbeat
	Etat de la variable de mesure	[au départ usine] 1)	
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état	S	
	Comportement du diagnostic	Warning	
	Variables de mesure influenc	ées	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Asymétrie du signal Température enceinte de cor Index d'asymetrie de la bobir Amortissement de l'oscillation Amortissement de l'oscillation Point d'essai Point d'essai 	ne capteur • HBSI on 1 • Courant d'excitation	supe Signal torsion asymétrie Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp.

	Information de diagnostic		Mesures correctives
N°	Texte court		
948	Amortissement d'oscillation trop	élevé	Vérifier conditions process
	Etat de la variable de mesure [a	au départ usine] ¹⁾	
	Quality	Good	
	Quality substatus C	Ok	
	Coding (hex)	0x80 0x83	
	Signal d'état S	S	
	Comportement du diagnostic V	Warning	
	Variables de mesure influencée	es	
	 Amplitude de l'oscillation 1 Amplitude de l'oscillation 2 Sortie spécifique à l'application 2 Sortie spécifique à l'application 3 Sortie spécifique à l'application 4 Asymétrie du signal 5 Débit massique fluide porteur 7 Température enceinte de confi 5 Débit volumique corrigé cible 6 Débit volumique corrigé fluide 7 Index d'asymetrie de la bobine 7 Concentration 8 Amortissement de l'oscillation 9 Densité 9 Densité huile 9 Densité eau 9 Point d'essai 9 Viscosité dynamique 7 Température électronique capt 	Débit massique Débit massique Débit massique Débit massique Indice de milieu Indice de bulles Débit NSV Débit NSV Débit NSV alter Débit NSV Courant d'excita Fréquence d'osc Fréquence d'osc Valeur brut du Débit volumiqu Signal torsion a	Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Huile Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Inhomogène Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique cible Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Ullation 1 Débit volumique eau Vater cut

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

292

	Information de diagnostic		Mesures correctives	
N°	Texte court			
984	Risque de condensation		1. Diminuer la température ambiante	
	Etat de la variable de mesure	e [au départ usine] 1)	2. Augmenter la température du fluide	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80 0x83		
	Signal d'état	S		
	Comportement du diagnostic	Warning		
	Variables de mesure influencées			
	 Sortie spécifique à l'applicati Sortie spécifique à l'applicati Asymétrie du signal Débit massique fluide portet Température enceinte de co Débit volumique corrigé cibl Débit volumique corrigé flui Index d'asymetrie de la bobit Concentration Valeur mesurée Amortissement de l'oscillation Densité Densité Densité eau Point d'essai Point d'essai Viscosité dynamique 	viscosité cinématie Débit massique Débit massique hu nfinement e Indice de milieu in le porteur ne capteur ne capteur Débit NSV Débit NSV Débit NSV Pression externe	Débit volumique corrigé huile Débit volumique corrigé eau Fluctuation amortissement oscillation 1 Fluctuation amortissement oscillation 2 Fluctuations fréquence 1 Fluctuations fréquence 2 Débit massique cible Débit volumique du fluide porteur Débit volumique compensée en temp. Viscosité dynamique compensée en temp. Viscosité cinématique compensée en temp. Température Lion 2 Débit volumique eau Water cut	

12.8 Messages de diagnostic en cours

Le menu **Diagnostic** permet d'afficher séparément le dernier événement de diagnostic apparu et actuel.

Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :

■ Via l'afficheur local → 🖺 224


■ Via le navigateur web \rightarrow 🖺 225

■ Via l'outil de configuration "DeviceCare" → 🖺 226

D'autres événements de diagnostic existants peuvent être affichés dans le sous-menu Liste de diagnostic $\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 294$.

Navigation

Menu "Diagnostic"





Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Diagnostic actuel	Un événement de diagnostic s'est produit.	Montre l'évènement diagnostic en cours avec ses informations de diagnostique.	Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court
		En présence de plusieurs messages, c'est le message de diagnostic avec la plus haute priorité qui est affiché.	
Dernier diagnostic	Deux événements de diagnostic se sont déjà produits.	Montre l'événement de diagnostic qui a eu lieu avant l'événement de diagnostic actuel.	Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court
Temps de fct depuis redémarrage	-	Montre le temps de fonctionnement de l'appareil depuis le dernier redémarrage.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Temps de fonctionnement	-	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)

12.9 Liste de diagnostic

Jusqu'à 5 événements de diagnoctic actuellement en cours peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** avec les informations de diagnostic correspondantes. S'il y a plus de 5 événements de diagnostic, ce sont les messages avec la plus haute priorité qui sont affichés.

Chemin de navigation

Diagnostic → Liste de diagnostic



A0014006-FR

■ 39 Exemple de l'afficheur local

- Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :
 - Via l'afficheur local → 🗎 224
 - Via le navigateur web → 🗎 225
 - Via l'outil de configuration "FieldCare" \rightarrow 🗎 226
 - Via l'outil de configuration "DeviceCare" \rightarrow 🗎 226


12.10 Journal des événements

12.10.1 Consulter le journal des événements

Le menu **Liste événements** donne un aperçu chronologique des messages d'événements apparus.

Chemin de navigation

Menu **Diagnostic** → sous-menu **Journal d'événements** → Liste d'événements



A0014008-I

■ 40 Exemple de l'afficheur local

- Un maximum de 20 messages d'événement est affiché dans l'ordre chronologique.
- Si le pack application HistoROM étendue (option de commande) est activé dans l'appareil, la liste des événements peut contenir jusqu'à 100 entrées.

L'historique des événements comprend des entrées relatives à des :

- Événements de diagnostic → 🗎 228
- Événements d'information → 🖺 295

Outre le temps de fonctionnement au moment de l'apparition de l'événement, chaque événement est également associé à un symbole qui indique si l'événement s'est produit ou est terminé :

- Événement de diagnostic
 - 🕣 : Apparition de l'événement
 - 🕒 : Fin de l'événement
- Événement d'information
 - ⊕ : Apparition de l'événement
- Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :
 - Via l'afficheur local →

 224
 - Via le navigateur web → 🖺 225
 - Via l'outil de configuration "FieldCare" → 🖺 226
- Pour le filtrage des messages événement affichés → 🖺 295

12.10.2 Filtrage du journal événements

A l'aide du paramètre **Options filtre**, vous pouvez définir la catégorie de messages d'événement à afficher dans le sous-menu **Liste événements**.

Chemin de navigation

Diagnostic → Journal d'événements → Options filtre

Catégories de filtrage

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)
- Information (I)

12.10.3 Aperçu des événements d'information

Contrairement aux événements de diagnostic, les événements d'information sont uniquement affichés dans le journal des événements et non dans la liste diagnostic.

Evénement d'information	Texte d'événement
I1000	(Appareil ok)
I1079	Capteur remplacé
I1089	Démarrage appareil
I1090	RAZ configuration
I1091	Configuration modifiée
I1092	Sauvegarde HistoROM supprimé
I1111	Défaut d'ajustage densité
I11280	Vérif et réglage du 0 recommandé
I11281	Vérif/réglage du 0 non recommandé
I1137	Electronique changée
I1151	Reset historiques
I1155	Réinitialisation température électron.
I1156	Erreur mémoire tendance
I1157	Liste événements erreur mémoire
I1209	Ajustage densité ok
I1221	Défaut d'ajustage du zéro
I1222	Ajustage du zéro ok
I1256	Afficheur: droits d'accès modifié
I1278	Redémarrage du module I/O
I1335	Firmware changé
I1361	Echec connexion serveur Web
I1397	Fieldbus: droits d'accès modifié
I1398	CDI: droits d'accès modifié
I1444	Vérification appareil réussi
I1445	Échec vérification appareil
I1447	Enregistrer données référence applicat.
I1448	Données référence applicat. enregistrés
I1449	Échec enregistrement données réf. appli.
I1450	Arrêt surveillance
I1451	Marche surveillance
I1457	Échec: vérification erreur de mesure
I1459	Échec: vérification du module E/S
I1460	Vérification HBSI échoué
I1461	Échec: vérification capteur
I1462	Échec:vérif. module électronique capteur
I1512	download démarré
I1513	Download fini
I1514	Upload démarré
I1515	Upload fini
I1618	Module E/S 2 remplacé
I1619	Module E/S 3 remplacé
I1621	Module E/S 4 remplacé

Evénement d'information	Texte d'événement
I1622	Etalonnage changé
I1624	Tous les totalisateurs sont remis à zéro
I1625	Protection en écriture activée
I1626	Protection en écriture désactivée
I1627	Login serveur Web réussie
I1628	Afficheur: login réussi
I1629	Succès du login via CDI
I1631	Accès serveur web modifié
I1632	Afficheur: échec de login
I1633	Échec du login via CDI
I1634	Réinitialisation des paramètres usine
I1635	Retour aux paramètres livraison
I1639	N° max. de cycles de commutation atteint
I1649	Protection Hardware activée
I1650	Protection Hardware désactivée
I1712	Nouveau fichier flash reçu
I1725	Module électronique capteur(ISEM) changé
I1726	Echec de la sauvegarde de configuration

12.11 Réinitialisation de l'appareil de mesure

La configuration entière de l'appareil ou une partie de la configuration peut être réinitialisée à un état défini à l'aide du Paramètre **Reset appareil** ($\Rightarrow \triangleq 157$).

12.11.1 Étendue des fonctions du paramètre "Reset appareil"

Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et l'utilisateur quitte le paramètre.
État au moment de la livraison	Chaque paramètre, pour lequel un préréglage spécifique a été commandé par le client, est ramené à la valeur spécifique au client. Tous les autres paramètres sont ramenés à leurs valeurs par défaut.
Rédémarrer l'appareil	Lors du redémarrage, tous les paramètres, dont les données sont enregistrées dans la mémoire volatile (RAM), sont réinitialisés aux réglages par défaut (p. ex. données des valeurs mesurées). La configuration de l'appareil est conservée.

12.12 Information appareil

Le sous-menu **Information appareil** contient tous les paramètres affichant différentes informations pour identifier l'appareil.

$\begin{array}{l} \textbf{Navigation} \\ \textbf{Menu "Diagnostic"} \rightarrow \textbf{Information appareil} \end{array}$

► Informati	on appareil	
	Désignation du point de mesure	→ 🖺 298
	Numéro de série	→ 🗎 298
	Version logiciel	→ 🖺 298
	Nom d'appareil	→ 🖺 298
	Fabricant	→ 🖺 298
	Code commande	→ 🖺 298
	Référence de commande 1	→ 🖺 299
	Référence de commande 2	→ 🖺 299
	Référence de commande 3	→ 🖺 299
	Version ENP	→ 🖺 299

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage	Réglage usine
Désignation du point de mesure	Indique le nom du point de mesure.	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux	Promass
Numéro de série	Montre le numéro de série de l'appareil.	Chaîne de caractères de 11 chiffres max. comprenant des lettres et des chiffres.	-
Version logiciel	Montre la version de firmware d'appareil installé.	Succession de caractères au format xx.yy.zz	-
Nom d'appareil	Montre le nom du transmetteur. Se trouve également sur la plaque signalétique du transmetteur.	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux	-
Nom d'appareil		Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux	Prowirl
Fabricant	Affiche le fabricant.	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux	Endress+Hauser
Code commande	Montre la référence de commande de l'appareil.	Chaîne de caractères composée de lettres, de chiffres et de certains signes de ponctuation (p. ex. /).	-

Paramètre	Description	Affichage	Réglage usine
Référence de commande 1	Montre la 1ère partie de la référence de commande étendu.	Chaîne de caractères	-
Référence de commande 2	Montre la 2nd partie de la référence de commande étendu. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".	Chaîne de caractères	_
Référence de commande 3	Montre la 3ème partie de la référence de commande étendu. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".	Chaîne de caractères	-
Version ENP	Montre la version de la plaque signalétique électronique (ENP).	Chaîne de caractères	2.02.00

12.13 Historique du firmware

Date de sortie	Version de firmware	Caractérist ique de commande "Version de firmware"	Modifications du firmware	Type de documentation	Documentation
2023	01.00.zz	Option 61	Firmware d'origine	Manuel de mise en service	

- Il est possible de flasher le firmware sur la version actuelle à l'aide de l'interface service.
- Pour la compatibilité de la version de firmware avec les fichiers de description d'appareil installés et les outils de configuration, tenir compte des indications sur l'appareil dans le document "Manufacturer's information".
- Les informations du fabricant sont disponibles :

 Dans la zone de téléchargement de la page Internet Endress+Hauser :
 - www.fr.endress.com → Télécharger
 - Indiquer les détails suivants :
 - Racine produit : p. ex. 85B
 La racine produit est la première partie de la référence de commande : voir la plaque signalétique sur l'appareil.
 - Recherche de texte : informations du fabricant
 - Type de média : Documentation Manuels et fiches techniques

13 Maintenance

13.1 Travaux de maintenance

Aucune maintenance particulière n'est nécessaire.

13.1.1 Nettoyage extérieur

Lors du nettoyage extérieur des appareils de mesure, il faut veiller à ce que le produit de nettoyage employé n'attaque pas la surface du boîtier et les joints.

13.2 Outils de mesure et de test

Endress+Hauser propose une multitude d'outils de mesure et de test, tels que Netilion ou des tests d'appareil.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

Liste de certains outils de mesure et de test : $\rightarrow \triangleq 304$

13.3 Services Endress+Hauser

Endress+Hauser offre une multitude de prestations comme le, la maintenance ou les tests d'appareils.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

14 Réparation

14.1 Généralités

14.1.1 Concept de réparation et de transformation

Le concept de réparation et de transformation Endress+Hauser prévoit ce qui suit :

- Les appareils sont de construction modulaire.
- Les pièces de rechange sont disponibles par kits avec les instructions de montage correspondantes.
- Les réparations sont effectuées par le service après-vente Endress+Hauser ou par des clients formés en conséquence.
- Seul le Service Endress+Hauser ou nos usines sont autorisées à réaliser la transformation d'un appareil certifié en une autre version certifiée.

14.1.2 Remarques relatives à la réparation et à la transformation

Lors de la réparation et de la transformation d'un appareil de mesure, tenir compte des conseils suivants :

- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Endress+Hauser.
- ▶ Effectuer la réparation selon les instructions du manuel de mise en service.
- ► Tenir compte des normes, directives nationales, documentations Ex (XA) et certificats en vigueur.
- Documenter toutes les réparations et transformations, et entrer les détails dans Netilion Analytics.

14.2 Pièces de rechange

Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Toutes les pièces de rechange pour l'appareil de mesure, accompagnées de la référence de commande, sont répertoriées ici et peuvent être commandées. Les utilisateurs peuvent également télécharger les Instructions de montage associées, si disponibles.

- 🚹 Numéro de série de l'appareil :
 - Se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.
 - Peut être lu via le paramètre Numéro de série (→ ≅ 298) dans le sous-menu Information appareil.

14.3 Services Endress+Hauser

Endress+Hauser propose un grand nombre de services.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

14.4 Retour de matériel

Les exigences pour un retour sûr de l'appareil peuvent varier en fonction du type d'appareil et de la législation nationale.

- 1. Consulter la page web pour les informations : https://www.endress.com/support/return-material
 - Sélectionner la région.
- 2. En cas de retour de l'appareil, l'appareil doit être protégé de façon fiable contre les chocs et les influences externes. L'emballage d'origine assure une protection optimale.

14.5 Mise au rebut



Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner au fabricant en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

14.5.1 Démontage de l'appareil de mesure

1. Mettre l'appareil sous tension.

AVERTISSEMENT

Mise en danger de personnes par les conditions du process!

- ► Tenir compte des conditions de process dangereuses comme la pression, les températures élevées ou les produits agressifs au niveau de l'appareil de mesure.
- 2. Effectuer dans l'ordre inverse les étapes de montage et de raccordement décrites aux chapitres "Montage de l'appareil de mesure" et "Raccordement de l'appareil de mesure". Respecter les consignes de sécurité.

14.5.2 Mise au rebut de l'appareil

AVERTISSEMENT

Mise en danger du personnel et de l'environnement par des produits à risque!

► S'assurer que l'appareil de mesure et toutes les cavités sont exempts de produits dangereux pour la santé et l'environnement, qui auraient pu pénétrer dans les interstices ou diffuser à travers les matières synthétiques.

Observer les consignes suivantes lors de la mise au rebut :

- ► Tenir compte des directives nationales en viqueur.
- ▶ Veiller à un tri et à une valorisation séparée des différents composants.

14.5.3 Mise au rebut du tube de mesure jetable

Observer les consignes suivantes lors de la mise au rebut :

- ► En fonction du produit : autoclavage ou incinération.
- ▶ Recyclage des pièces en acier après autoclavage ou incinération.

15 Accessoires

Différents accessoires sont disponibles pour l'appareil ; ceux-ci peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès de Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.

15.1 Accessoires spécifiques à l'appareil

15.1.1 Pour le transmetteur

Accessoires	Description
Transmetteur Proline 500 – numérique	Transmetteur pour remplacement ou stockage. Utiliser la structure de commande pour définir les spécification suivantes : • Agréments • Sortie • Entrée • Affichage/configuration • Boîtier • Software • Proline 500 – transmetteur numérique : Référence : 8X5BXX-********A Proline 500 – Transmetteur numérique : Instructions de montage EA01151D
Antenne WLAN externe	Antenne WLAN externe avec câble de raccordement de 1,5 m (59,1 in) et deux supports d'angle. Caractéristique de commande "Accessoire fourni", option P8 "Antenne sans fil longue portée". ■ L'antenne WLAN externe n'est pas adaptée à une utilisation dans les applications hygiéniques. ■ Informations complémentaires concernant l'interface WLAN → 🗎 71. ■ Référence: 71351317 Instruction de montage EA01238D
Câble de raccordement Proline 500 – numérique Capteur - Transmetteur	Le câble de raccordement peut être commandé directement avec l'appareil de mesure (caractéristique de commande "Câble, raccordement du capteur) ou en tant qu'accessoire (référence DK8012). Le câble est disponible dans les longueurs suivantes : caractéristique de commande "Câble, raccordement du capteur" Option C : 2 m (6 ft) Option J : 5 m (15 ft) Option L : 10 m (30 ft) Longueur maximale possible pour le câble de raccordement du Proline 500 – numérique : 300 m (1000 ft)

15.1.2 Pour le capteur

Accessoires	Description
Mise au rebut du tube de mesure	Référence: • DN ½": DK8014-04SBOAADA2 • DN ½": DK8014-06SBOAADA2 • DN ½": DK8014-15SBOAADA2 • DN 1": DK8014-25SBOAADA2

15.2 Accessoires spécifiques à la communication

Accessoires	Description
Fieldgate FXA42	Transmission des valeurs mesurées par les appareils de mesure analogiques 4 à 20 mA raccordés, ainsi que par les appareils de mesure numériques
	 Information technique TI01297S Manuel de mise en service BA01778S Page produit: www.endress.com/fxa42
Field Xpert SMT50	La tablette PC Field Xpert SMT50 pour la configuration de l'appareil permet une gestion mobile des équipements. Elle permet aux équipes de mise en service et de maintenance de gérer les appareils de terrain avec une interface de communication numérique et d'enregistrer les opérations effectuées. Cette tablette PC est conçue comme une solution tout-en-un avec une bibliothèque de drivers préinstallée. Elle est facile à utiliser, tactile et peut être utilisée pour gérer les appareils de terrain tout au long de leur cycle de vie.
	 Information technique Tl01555S Manuel de mise en service BA02053S Page produit : www.endress.com/smt50
Field Xpert SMT70	La tablette PC Field Xpert SMT70 pour la configuration des appareils permet une gestion mobile des équipements dans les zones explosibles et non explosibles. Elle permet aux équipes de mise en service et de maintenance de gérer les appareils de terrain avec une interface de communication numérique et d'enregistrer les opérations effectuées. Cette tablette PC est conçue comme une solution tout-en-un avec une bibliothèque de drivers préinstallée. Elle est facile à utiliser, tactile et peut être utilisée pour gérer les appareils de terrain tout au long de leur cycle de vie.
	 Information technique TI01342S Manuel de mise en service BA01709S Page produit: www.endress.com/smt70
Field Xpert SMT77	La tablette PC Field Xpert SMT77 destinée à la configuration des appareils permet une gestion mobile des actifs de l'installation dans les zones classées Ex Zone 1. Information technique TI01418S Manuel de mise en service BA01923S Page produit : www.endress.com/smt77

15.3 Accessoires spécifiques à la maintenance

Accessoires	Description
Applicator	Logiciel pour la sélection et le dimensionnement d'appareils de mesure Endress+Hauser : Choix des appareils de mesure en fonction des exigences industrielles Calcul de toutes les données nécessaires à la détermination du débitmètre optimal : p. ex. diamètre nominal, perte de charge, vitesse d'écoulement et précision de mesure. Représentation graphique des résultats du calcul Détermination de la référence partielle, gestion, documentation et accès à tous les paramètres et données d'un projet sur l'ensemble de sa durée de vie. Applicator est disponible :
	 Via Internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator Sur DVD pour une installation PC en local.
Netilion	Écosystème lloT: déverrouiller la base de connaissances L'écosystème Netilion lloT d'Endress+Hauser permet d'optimiser la performance de l'installation, de numériser les flux de travail, de partager les connaissances et d'améliorer la collaboration. S'appuyant sur des décennies d'expérience dans l'automatisation des process, Endress+Hauser offre à l'industrie des process un écosystème lloT qui permet d'obtenir des informations utiles à partir des données. Ces connaissances peuvent être utilisées pour optimiser les process, ce qui permet d'accroître la disponibilité, l'efficacité et la fiabilité des installations et, en fin de compte, de les rendre plus rentables. www.netilion.endress.com

Accessoires	Description
FieldCare	Outil de gestion des équipements basé sur FDT d'Endress+Hauser. Il permet de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement. Manuel de mise en service BA00027S et BA00059S
DeviceCare	Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser. Brochure Innovation IN01047S

16 Caractéristiques techniques

16.1 Domaine d'application

Afin de garantir un état parfait de l'appareil pendant la durée de fonctionnement, il convient de l'utiliser uniquement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec le process possèdent une résistance suffisante.

16.2 Principe de fonctionnement et architecture du système

Principe de mesure

Mesure du débit massique d'après le principe Coriolis

Ensemble de mesure

L'ensemble de mesure se compose d'un transmetteur, d'un capteur et d'un tube de mesure jetable.

- L'appareil est disponible pour un montage sur panneau avant : Le transmetteur et le capteur sont montés physiquement séparés l'un de l'autre et sont reliés l'un à l'autre par des câbles de raccordement.
- L'appareil est disponible en version de table :
 Le transmetteur et le capteur forment une unité mécanique.

Pour des informations sur la structure de l'appareil de mesure $\rightarrow \implies 13$

306

16.3 Entrée

Variable mesurée

Variables mesurées directes

- Débit massique
- Masse volumique
- Température

Variables mesurées calculées

- Débit volumique
- Débit volumique corrigé
- Masse volumique de référence

Gamme de mesure

Gamme de mesure pour les liquides

Valeur de fin d'échelle définie à 0,2 bar de perte de charge.

DN		Valeurs de fin d'échelle de la gamme de mesure $\dot{m}_{min(F)}\dot{m}_{max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/min]	[lb/min]
4	1/8	0 2	0 4,4
6	1/4	0 4,8	0 10,6
15	1/2	0 28,6	0 63,1
25	1	0 75	0 165,3

Gamme de mesure recommandée



Limite de débit → 🖺 320

Dynamique de mesure

Supérieure à 1000 : 1

Les débits supérieurs à la valeur de fin d'échelle réglée ne surchargent pas l'électronique, si bien que le débit totalisé est mesuré correctement.

Signal d'entrée

Valeurs mesurées externes

Pour améliorer la précision de mesure de certaines variables mesurées, le système d'automatisation peut enregistrer différentes valeurs mesurées en continu dans l'appareil de mesure :

- service permettant d'augmenter la précision de mesure (Endress+Hauser recommande d'utiliser un transmetteur de pression absolue, p. ex. Cerabar M ou Cerabar S)
- Température du produit permettant d'augmenter la précision de mesure

Entrée courant

Communication numérique

Les valeurs mesurées sont écrites par le système d'automatisation via PROFINET over Ethernet-APL/Single Pair Ethernet.

Entrée courant 0/4...20 mA

Entrée courant	0/420 mA (active/passive)
Étendue de mesure courant	420 mA (active)0/420 mA (passive)
Résolution	1 μΑ
Perte de charge	Typique : 0,6 2 V pour 3,6 22 mA (passive)
Tension d'entrée maximale	≤ 30 V (passive)
Tension de rupture de ligne	≤ 28,8 V (active)
Variables d'entrée possibles	 Pression Température Masse volumique

Entrée d'état

Valeurs d'entrée maximales	■ DC-3 30 V ■ Si l'entrée d'état est active (ON) : $R_i > 3 \text{ k}\Omega$
Temps de réponse	Configurable : 5 200 ms
Niveau du signal d'entrée	■ Low Signal (bas): DC -3 +5 V ■ High Signal (haut): DC 12 30 V
Fonctions pouvant être affectées	 Désactiver Reset des totalisateurs séparément Reset tous les totalisateurs Dépassement débit

16.4 Sortie

Signal de sortie

PROFINET avec Ethernet-APL

Utilisation de l'appareil	Raccordement de l'appareil à un commutateur de terrain APL L'appareil ne peut être utilisé que conformément aux classifications de port APL suivantes: En cas d'utilisation en zone non explosible : SLAX
	Raccordement de l'appareil à un commutateur SPE ■ En zone non explosible, l'appareil peut être utilisé avec un commutateur SPE approprié: l'appareil peut être raccordé à un commutateur SPE avec une tension maximale de 30 V _{DC} et une puissance de sortie minimale de 1,85 W. ■ Le commutateur SPE doit supporter le standard 10BASE-T1L et les classes d'alimentation PoDL 10, 11 ou 12 et avoir une fonction pour désactiver la détection de la classe d'alimentation.
PROFINET	Selon IEC 61158 et IEC 61784
Ethernet-APL	Selon IEEE 802.3cg, spécification de profil port APL v1.0, à séparation galvanique
Transmission de données	10 Mbit/s
Consommation de courant	Transmetteur • Max. 400 mA(24 V) • Max. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)
Tension d'alimentation admissible	9 30 V
Connexion réseau	Avec protection contre les inversions de polarité intégrée

Sortie courant 4...20 mA

Mode de signal	Réglable sur : • Actif • Passif
Gamme de courant	Réglable sur : 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA (uniquement si le mode de signal est actif) Valeur de courant fixe
Valeurs de sortie maximales	22,5 mA
Tension de circuit ouvert	DC 28,8 V (active)
Tension d'entrée maximale	DC 30 V (passive)
Charge	0 700 Ω
Résolution	0,38 μΑ
Amortissement	Configurable : 0 999,9 s
Variables mesurées pouvant être affectées	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température Température de l'électronique Fréquence d'oscillation 0 Amortissement de l'oscillation 0 Asymétrie du signal Courant d'excitation 0 La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Sortie impulsion/fréquence/tor

For all or	Doub the confirmation of t
Fonction	Peut être configuré comme sortie impulsion, fréquence ou tor
Version	Collecteur ouvert Réglable sur : Actif Passif NAMUR passif Ex-i, passive
Valeurs d'entrée maximales	DC 30 V, 250 mA (passive)
Tension de circuit ouvert	DC 28,8 V (active)
Chute de tension	Pour 22,5 mA : ≤ DC 2 V
Sortie impulsion	
Valeurs d'entrée maximales	DC 30 V, 250 mA (passive)
Courant de sortie maximal	22,5 mA (active)
Tension de circuit ouvert	DC 28,8 V (active)
Largeur d'impulsion	Configurable : 0,05 2 000 ms
Fréquence d'impulsions max.	10 000 Impulse/s
Valeur d'impulsion	Configurable
Variables mesurées pouvant être affectées	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.
Sortie fréquence	piusieurs packs uappiicauons.
Valeurs d'entrée	DC 30 V, 250 mA (passive)
maximales	2000 1, 250 mm (passio)
Courant de sortie maximal	22,5 mA (active)
Tension de circuit ouvert	DC 28,8 V (active)
Fréquence de sortie	Configurable : fréquence finale 2 $10000Hz$ (f $_{max}$ = $12500Hz$)
Amortissement	Configurable : 0 999,9 s
Rapport impulsion/pause	1:1
Variables mesurées pouvant être affectées	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température Température de l'électronique Fréquence d'oscillation 0 Amortissement de l'oscillation 0 Asymétrie du signal Courant d'excitation 0
	La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou
Sortie tout ou rien	La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.
Sortie tout ou rien Valeurs d'entrée maximales	La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications. DC 30 V, 250 mA (passive)

Comportement de commutation	Binaire, conducteur ou non conducteur
Temporisation à la commutation	Configurable: 0 100 s
Nombre de cycles de commutation	Illimité
Fonctions attribuables	 Désactiver On Comportement diagnostic Seuil Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température Totalisateur 1-3 Surveillance du sens d'écoulement État Détection de tube partiellement rempli Suppression débits fuite La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Sortie relais

Fonction	Sortie tout ou rien
Version	Sortie relais, à isolation galvanique
Comportement de commutation	Réglable sur : NO (normalement ouvert), réglage par défaut NC (normalement fermé)
Pouvoir de coupure maximum (passif)	■ DC 30 V, 0,1 A ■ AC 30 V, 0,5 A
Fonctions attribuables	 Désactiver On Comportement diagnostic Seuil Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température Totalisateur 1-3 Surveillance du sens d'écoulement État Détection de tube partiellement rempli Suppression débits fuite La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Entrée/sortie configurable par l'utilisateur

Une entrée ou sortie spécifique est affectée à une entrée/sortie configurable par l'utilisateur (E/S configurable) pendant la mise en service de l'appareil.

Les entrées et sorties suivantes peuvent être assignées :

- Choix de la sortie courant : 4...20 mA (active), 0/4...20 mA (passive)
- Sortie impulsion/fréquence/tor
- Choix de l'entrée courant : 4...20 mA (active), 0/4...20 mA (passive)
- Entrée d'état

Signal de défaut

Les informations de panne sont représentées comme suit en fonction de l'interface :

PROFINET avec Ethernet-APL/SPE

Diagnostic d'appareil	Diagnostic selon PROFINET PA Profile 4
-----------------------	--

Sortie courant 0/4 à 20 mA

4 à 20 mA

 Valeur effective Dernière valeur valable 	Mode défaut	Au choix: 4 20 mA conformément à la recommandation NAMUR NE 43 4 20 mA conformément à US Valeur min.: 3,59 mA Valeur max.: 22,5 mA Valeur définissable entre: 3,59 22,5 mA Valeur effective Dernière valeur valable
---	-------------	--

0 à 20 mA

Mode défaut	Au choix :
	■ Alarme maximale : 22 mA
	■ Valeur définissable entre : 0 20,5 mA

Sortie impulsion/fréquence/tor

Sortie impulsion	
Mode défaut	Au choix : Valeur effective Pas d'impulsion
Sortie fréquence	
Mode défaut	Au choix : Valeur effective O Hz Valeur définissable entre : 2 12 500 Hz
Sortie tout ou rien	
Mode défaut	Au choix : • État actuel • Ouvert • Fermé

Sortie relais

Mode défaut	Au choix: Etat actuel Ouvert
	■ Fermé

312

Afficheur local

Affichage en texte clair	Avec des informations sur la cause et les mesures correctives
Rétroéclairage	Un rétroéclairage rouge signale un défaut d'appareil.



Signal d'état selon recommandation NAMUR NE 107

Interface/protocole

- Via communication numérique : PROFINET avec Ethernet-APL/SPE
- Via interface de service
 - Interface service CDI-RJ45
 - Interface WLAN

Affichage en texte clair	Avec des informations sur la cause et les mesures correctives
--------------------------	---

Navigateur web

Affichage en texte clair	Avec indication sur l'origine et mesures correctives
--------------------------	--

Diodes (LED)

Informations d'état	État indiqué par différentes LED		
	Les informations suivantes sont affichées selon la version d'appareil : Tension d'alimentation active Transmission de données active Présence d'une alarme/d'un défaut d'appareil Réseau PROFINET disponible Connexion PROFINET établie Fonction clignotante PROFINET		
	Information de diagnostic par LED → 🗎 220		

Débit de fuite

Les points de commutation pour la suppression des débits de fuite sont librement réglables.

Séparation galvanique

Les sorties sont galvaniquement séparées :

- par rapport à l'alimentation électrique
- les unes par rapport aux autres
- par rapport à la borne de compensation de potentiel (PE)

Données spécifiques au protocole

Protocole	Protocole de couche d'application pour les appareils décentralisés et l'automatisation distribuée, version 2.43		
Type de communication	Ethernet Advanced Physical Layer 10BASE-T1L		
Classe de conformité	Classe de conformité B (PA)		
Classe Netload	PROFINET Netload Robustness Class 2 10 Mbit/s		
Vitesses de transmission	10 Mbit/s Duplex intégral		
Durées de cycle	64 ms		
Polarité	Correction automatique de câbles de signal croisés "APL signal +" et "APL signal -"		

Media Redundancy Protocol (MRP)	Non possible (connexion point-à-point vers commutateur de terrain APL)			
Support de la redondance du système	Redondance du système S2 (2 AR avec 1 NAP)			
Profil d'appareil	PROFINET PA profil 4 (Identificateur d'interface d'application API : 0x9700)			
ID fabricant	17			
ID type d'appareil	0xA43B			
Fichiers de description de l'appareil (GSD, DTM, FDI)	Informations et fichiers disponibles sous : ■ www.endress.com → Section Télécharger ■ www.profibus.com			
Connexions prises en charge	 2x AR (IO Controller AR) 2x AR (connexion IO Supervisor Device AR autorisée) 			
Options de configuration pour l'appareil de mesure	 Commutateurs DIP sur le module électronique, pour l'assignation du nom de l'appareil (dernière partie) Logiciel d'Asset Management (FieldCare, DeviceCare, Field Xpert) Serveur web intégré via navigateur web et adresse IP Fichier de données mères (GSD), peut être lu via le serveur web intégré de l'appareil de mesure. Configuration sur site 			
Configuration du nom de l'appareil	 Commutateurs DIP sur le module électronique, pour l'assignation du nom de l'appareil (dernière partie) Protocole DCP Logiciel d'Asset Management (FieldCare, DeviceCare, Field Xpert) Serveur web intégré 			
Fonctions prises en charge	 Identification et maintenance, identificateur d'appareil simple via : Système de commande Plaque signalétique État de la valeur mesurée Les grandeurs de process sont communiquées avec un état de valeur mesurée Fonction clignotante via l'afficheur local pour l'identification et l'affectation simples de l'appareil Configuration de l'appareil via le logiciel d'Asset Management (p. ex. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM avec pack FDI) 			
Intégration système	Informations concernant l'intégration système . Transmission de données cyclique Aperçu et description des modules Codage de l'état Réglage par défaut			

16.5 Alimentation électrique

Affectation des bornes	→ 🗎 33		
Connecteurs d'appareil disponibles	→ 🖺 33		
Connecteurs d'appareil disponibles	→ 🖺 33		

Tension d'alimentation	Caractéristique de commande "Alimentation électrique"	Tension aux bornes		Gamme de fréquence
	Option I	DC24 V	±20 %	-
	Option I	AC 100 240 V	-15+10%	50/60 Hz

Consommation électrique	Transmetteur Max. 10 W (puissance active)			
	Courant de mise sous tension	Max. 36 A (<5 ms)	selon recommandation NAMUR NE 21	
Consommation de courant	Transmetteur			
	Max. 400 mA (24 No. 200 mA)Max. 200 mA (110		V, 50/60 Hz)	
Coupure de courant	 Selon la version de ou dans la mémoire 	 Les totalisateurs restent sur la dernière valeur mesurée. Selon la version de l'appareil, la configuration est conservée dans la mémoire de l'appareil ou dans la mémoire de données enfichable (HistoROM DAT). Les messages d'erreur et le nombre d'heures de fonctionnement sont conservés dans la mémoire. 		
Élément de protection contre les surintensités	L'appareil doit être utilisé avec un disjoncteur dédié, celui-ci ne disposant pas d'un interrupteur ON/OFF propre. Le disjoncteur doit être facilement accessible et repéré de façon appropriée. Courant nominal autorisé du disjoncteur : 2 A jusqu'à max. 10 A.			
Raccordement électrique	→ 🖺 36			
Compensation de potentiel	→ 🖺 42			
Bornes	Bornes à ressort : Adaptées aux torons et torons avec extrémités préconfectionnées. Section de câble 0,2 2,5 mm² (24 12 AWG).			
Entrées de câble	 Presse-étoupe : M20 × 1,5 avec câble Ø 6 12 mm (0,24 0,47 in) Filetage pour entrée de câble : NPT ½" G ½" M20 			
Spécification de câble	→ 🖺 31			
Parafoudre	Variations de la tension	secteur	→ 🖺 314	
	Catégorie de surtension		Catégorie de surtension II	
	Surtension temporaire s	ur le court terme	Jusqu'à 1 200 V entre le câble et la terre, pendant 5 s max.	
	Surtension temporaire s	ur le long terme	Jusqu'à 500 V entre câble et terre	
			1	

16.6 Performances

Conditions de référence

- Tolérances selon ISO/DIS 11631
- Eau
 - +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F)
 - 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- Données selon les indications du protocole d'étalonnage
- Précision basée sur des bancs d'étalonnage accrédités selon ISO 17025
- Pour obtenir les écarts de mesure, utiliser l'outil de sélection $Applicator \rightarrow \triangleq 304$

Écart de mesure maximal

de m. = de la valeur mesurée ; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = température du produit mesuré

Pans un environnement sans condensation.

Précision de base

Bases de calcul → 🗎 318

Débit massique et débit volumique (liquides)

±0,5 % de m.

Température

±2,5 °C (±4,5 °F)

Stabilité du zéro

DN		Stabilité du zéro		
[mm]	[in] [kg/min] [l		[lb/min]	
4	1/8	0.0006	0.00132	
6	1/4	0.0023	0.00507	
15	1/2	0.0082	0.01808	
25	1	0.0227	0.05004	

Valeurs de débit

Valeurs de débit comme paramètres de rangeabilité en fonction du diamètre nominal.

Unités SI

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
4	450	45	22,5	9	4,5	0,9
6	1000	100	50	20	10	2
15	6500	650	325	130	65	13
25	18000	1800	900	360	180	36

Unités US

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
1/8	16,54	1,654	0,827	0,331	0,165	0,033
1/4	36,75	3,675	1,838	0,735	0,368	0,074
1/2	238,9	23,89	11,95	4,778	2,389	0,478
1	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323

Précision des sorties

Les sorties possèdent la précision de base suivante.

Sortie courant

Précision	±5 μA

Sortie impulsion/fréquence

de m. = de la mesure

Répétabilité

de m. = de la valeur mesurée ; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = température du produit mesuré

Répétabilité de base



Pases de calcul → 1 318

Débit massique et débit volumique (liquides)

±0,25 % de m.

Masse volumique (liquides)

- Précision de base : $\pm 0.01 \text{ g/cm}^{3}$
- Répétabilité : $\pm 0,005 \text{ g/cm}^3$

Température

±0,125 °C (±0,225 °F)

Temps de réponse

Le temps de réponse dépend du paramétrage (amortissement).

Effet de la température ambiante

Sortie courant

Coefficient de	Max. 1 μA/°C
température	

Sortie impulsion/fréquence

Coefficient de	Pas d'effet additionnel. Inclus dans la précision de mesure.
température	

Effet de la température du produit

Débit massique

de P.E. = de la pleine échelle

En cas de différence entre la température pendant l'ajustage du zéro et la température de process, l'écart de mesure supplémentaire des capteurs est généralement de $\pm 0,0002$ %P.E./°C ($\pm 0,0001$ % de P.E./°F).

L'effet est réduit lorsque l'ajustage du zéro est réalisé à la température de process.

Masse volumique

La performance de masse volumique est identique sur toute la gamme de température.

Température

 $\pm 0,005 \cdot \text{T} \, ^{\circ}\text{C} \, (\pm 0,005 \cdot (\text{T} - 32) \, ^{\circ}\text{F})$

Effet de la pression du produit

Une différence entre la pression d'étalonnage et la pression de process n'a aucun effet sur la précision de mesure.



Une pression > 0,2 bar est nécessaire pour une mesure précise. Les pressions inférieures à celle-ci peuvent entraîner des résultats de mesure incorrects en raison de la cavitation et de la formation de bulles d'air.

Bases de calcul

de m. = de la mesure ; F.E. = de la fin d'échelle

BaseAccu = précision de base en % de m., BaseRepeat = répétabilité de base en % de m.

MeasValue = valeur mesurée ; ZeroPoint = stabilité du zéro

Calcul de l'écart de mesure maximal en fonction du débit

Débit	Ecart de mesure maximal en % de m.	
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± BaseAccu	
A0021332	Augusti	
< ZeroPoint · 100	± ZeroPoint MeasValue · 100	
A0021333	A0021334	

Calcul de la répétabilité maximale en fonction du débit

Débit	Répétabilité maximale en % de m.
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot ZeroPoint}{BaseRepeat} \cdot 100$	± BaseRepeat
A0021335	A0021340
$<\frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021336	A0021337

16.7 Montage

Conditions de montage

→ 🖺 21

16.8 Environnement

Gamme de température ambiante

→ 🖺 22

Température de stockage	Je −40 +70 °C (−40 +158 °F)		
Classe climatique	DIN EN 60068-2-38 (contrôle Z/AD)		
Humidité relative	L'appareil convient à l'utilisation en intérieur avec une humidité relative de 5 40 %		
Altitude limite	Selon EN 61010-1 ■ ≤ 2 000 m (6 562 ft) ■ > 2 000 m (6 562 ft) avec parafoudre supplémentaire (p. ex. série HAW d'Endress+Hauser)		
Indice de protection	Transmetteur		
	 IP66/67, boîtier type 4X, pour degré de pollution 4 Lorsque le boîtier est ouvert : IP20, boîtier type 1, adapté au degré de pollution 2 Module d'affichage : IP20, boîtier type 1, convient pour degré de pollution 2 		
	Capteur		
	□ IP54		
	■ Lorsque le boîtier est ouvert : IP20		
	Antenne WLAN externe		
	IP67		
 Résistance aux chocs et aux	Vibration sinusoïdale, selon IEC 60068-2-6		
vibrations	Capteur		
	■ 2 8,4 Hz, pic 3,5 mm		
	■ 8,4 2 000 Hz, pic 1 g		
	Transmetteur		
	■ 2 8,4 Hz, pic 7,5 mm ■ 8,4 2000 Hz, pic 2 g		
	Vibrations aléatoires à large bande, selon IEC 60068-2-64		
	Transmetteur ■ 10 200 Hz, 0,01 g²/Hz		
	■ 200 2 000 Hz, 0,003 q²/Hz		
	■ Total: 2,70 g rms		
	Choc demi-sinusoïdal, selon IEC 60068-2-27		
	Transmetteur 6 ms 50 g		
	Chocs dus à une manipulation brutale selon IEC 60068-2-31		
	Boîtier de transmetteur, capteur et tube de mesure jetable :		

Endress+Hauser 319

■ Ne pas se servir comme échelle ou marchepied

• Protéger contre les effets mécaniques, tels que les chocs ou les impacts

Compatibil	ité		
électromac	nétic	jue ((CEM)

Pour plus de détails, voir la déclaration de conformité.

Cet appareil n'est pas conçu pour l'utilisation dans des environnements résidentiels et ne peut pas y garantir une protection appropriée de la réception radio.

16.9 Process

 $Ra = 0.76 \mu m (30 \mu in)$

	0 (0 %) (0 7 / 4 / 0 %)		
Gamme de température du produit	u 3 60 °C (37,4 140 °F)		
Densité du produit	800 1500 kg/m³ (1764 3307 lb/cf)		
Pression du produit	6 bar (87 psi)		
Limite de débit	Le diamètre nominal approprié est déterminé par une optimisation entre débit et perte de charge admissible.		
	Pour un aperçu des fins d'échelle de la gamme de mesure, voir le chapitre "Gamme de mesure" → 🗎 307		
	■ La valeur de fin d'échelle minimum recommandée est d'env. 1/20 de la valeur de fin		
	d'échelle maximale ■ Dans la plupart des applications, on peut considérer que 20 50 % de la fin d'échelle maximale est une valeur idéale		
	 Il faut sélectionner une fin d'échelle basse pour les produits abrasifs (comme les liquides avec solides entraînés): vitesse d'écoulement < 1 m/s (< 3 ft/s). 		
	Pour calculer la limite de débit, utiliser l'outil de dimensionnement $Applicator \rightarrow \stackrel{ riangle}{\Rightarrow} 304$		
Perte de charge	Pour calculer la perte de charge, utiliser l'outil de sélection <i>Applicator</i> → 🗎 304		
	16.10 Construction mécanique		
Construction, dimensions	Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir la documentation "Information technique", section "Construction mécanique"		
Raccords process	Embout pour tuyau : Covestro Makrolon Rx1805 polycarbonate		
Rugosité de surface	Toutes les données se rapportent aux pièces en contact avec le produit.		
	Les catégories de rugosité de surface suivantes peuvent être commandées :		
	 Acier: Ra = 0,76 μm (30 μin) polissage mécanique Plastique: 		
	D 076 (20 :)		

16.11 Possibilités de configuration

Langues

Peut être utilisé dans les langues suivantes :


- Via configuration sur site
 Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Néerlandais, Portugais, Polonais, Russe,
 Turc, Chinois, Japonais, Coréen, Vietnamien, Tchèque, Suédois
- Via navigateur web
 Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Néerlandais, Portugais, Polonais, Russe, Turc, Chinois, Japonais, Vietnamien, Tchèque, Suédois
- Via l'outil de configuration "FieldCare", "DeviceCare": anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois, japonais

Configuration sur site

Via module d'affichage

Caractéristiques:

- Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option F "Affichage 4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques"
- Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN"
- ho Informations sur l'interface WLAN $ightarrow \stackrel{ ext{le}}{=} 71$



A003725

■ 41 Configuration avec touches optiques

1 Proline 500 – numérique

Éléments d'affichage

- Afficheur 4 lignes, rétroéclairé
- Rétroéclairage blanc, rouge en cas de défaut d'appareil
- Affichage pour la représentation des grandeurs de mesure et des grandeurs d'état, configurable individuellement

Éléments de configuration

Configuration de l'extérieur via 3 touches optiques sans ouverture du boîtier : ⊞, ⊟, 區

Configuration à distance

→ 🖺 70

Interface service

→ 🖺 71

Outils de configuration pris en charge

Il est possible d'utiliser différents outils de configuration pour accéder en local ou à distance à l'appareil de mesure. Selon l'outil de configuration utilisé, l'accès est possible avec différentes unités d'exploitation et par l'intermédiaire d'un grand nombre d'interfaces.

Outils de configuration pris en charge	Unité d'exploitation	Interface	Informations complémentaires
Navigateur web	Ordinateur portable, PC ou tablette avec navigateur web	Interface service CDI- RJ45Interface WLAN	Documentation spéciale pour l'appareil → 🖺 328
DeviceCare SFE100	Ordinateur portable, PC ou tablette avec système Microsoft Windows	 Interface service CDI- RJ45 Interface WLAN Protocole de bus de terrain 	→ 🖺 304
FieldCare SFE500	Ordinateur portable, PC ou tablette avec système Microsoft Windows	 Interface service CDI- RJ45 Interface WLAN Protocole de bus de terrain 	→ 🖺 304
Field Xpert	SMT70/77/50	 Tous les protocoles de bus de terrain Interface WLAN Bluetooth Interface service CDI- RJ45 	Manuel de mise en service BA01202S Fichiers de description de l'appareil : Utiliser la fonction de mise à jour du terminal portable
Application SmartBlue	Smartphone ou tablette avec iOS ou Android	WLAN	→ 🖺 304

- Il est possible d'utiliser d'autres outils de configuration basés sur la technologie FDT avec un driver d'appareil comme DTM/iDTM ou DD/EDD pour la configuration de l'appareil. Ces outils de configuration sont disponibles auprès de leurs fabricants. L'intégration dans les outils de configuration suivants, entre autres, est prise en charge :
 - Field Device Manager (FDM) de Honeywell → www.process.honeywell.com
 - FieldMate de Yokogawa → www.yokogawa.com
 - PACTWare → www.pactware.com

Serveur web

Avec le serveur web intégré, l'appareil peut être commandé et configuré via un navigateur web à l'aide d'Ethernet-APL, interface service (CDI-RJ45) ou l'interface WLAN. La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local. Outre les valeurs mesurées, des informations sur l'état de l'appareil sont affichées et peuvent être utilisées pour surveiller l'état de l'appareil. Par ailleurs, il est possible de gérer les données de l'appareil et de régler les paramètres de réseau.

L'accès au réseau est nécessaire pour la connexion Ethernet-APL.

Pour la connexion WLAN, un appareil doté d'une interface WLAN (à commander en option) est nécessaire : caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN". L'appareil agit comme un Access Point et permet la communication par ordinateur ou par un terminal portable mobile.

Fonctions prises en charge

Échange de données entre l'unité d'exploitation (telle qu'un ordinateur portable, par exemple,) et l'appareil de mesure :

- Chargement (upload) de la configuration à partir de l'appareil de mesure (format XML, sauvegarde de la configuration)
- Sauvegarde de la configuration dans l'appareil de mesure (format XML, restauration de la configuration)
- Exportation de la liste des événements (fichier .csv)
- Exportation des paramétrages (fichier .csv ou fichier PDF, documentation de la configuration du point de mesure)
- Exportation du rapport Heartbeat Verification (fichier PDF, disponible uniquement avec le pack application **Heartbeat Verification**)
- Flashage de la version de firmware pour la mise à niveau du firmware de l'appareil, par exemple
- Téléchargement du pilote pour l'intégration système
- Visualisation de jusqu'à 1 000 valeurs mesurées sauvegardées (disponible uniquement avec le pack application HistoROM étendu)

Gestion des données par HistoROM

L'appareil de mesure permet la gestion des données par HistoROM. La gestion des données par HistoROM comprend la sauvegarde et l'importation/exportation des données clés de l'appareil et du process, ce qui rend la configuration et la maintenance beaucoup plus fiables, sûres et efficaces.



A la livraison, les réglages par défaut des données de configuration sont sauvegardées dans la mémoire de l'appareil. Cette mémoire peut être écrasée par la mise à jour d'un bloc de données, par exemple après la mise en service.

Plus d'informations sur le concept de sauvegarde des données

Il y a plusieurs types d'unités de sauvegarde des données dans lesquelles les données de l'appareil sont stockées et utilisées par l'appareil :

	Mémoire HistoROM	T-DAT	S-DAT
Données disponibles	 Journal des événements, p. ex. événements de diagnostic Sauvegarde des bloc de données des paramètres Pack firmware de l'appareil Driver pour l'intégration système pour l'exportation via serveur web, p. ex. : GSDML pour PROFINET 	 Enregistrement des valeurs mesurées (option "HistoROM étendu") Bloc de données des paramètres actuels (utilisé par le firmware lors de l'exécution) Indicateur (valeurs minimales/maximales) Valeur totalisateur 	 Données du capteur : p. ex. diamètre nominal Numéro de série Données d'étalonnage Configuration de l'appareil (p. ex. options SW, E/S fixes ou E/S multiples)
Emplacement de sauvegarde	Sur la carte PC d'interface utilisateur dans le compartiment de raccordement	Peut être enfichée sur la carte PC d'interface utilisateur dans le compartiment de raccordement	Dans le connecteur du capteur dans le col du transmetteur

Sauvegarde des données

Automatique

- Les principales données d'appareil (capteur et transmetteur) sont sauvegardées automatiquement dans les modules DAT
- En cas de remplacement du transmetteur ou de l'appareil de mesure : une fois que le T-DAT contenant les données d'appareil précédentes a été remplacé, le nouvel appareil est immédiatement opérationnel sans erreur
- En cas de remplacement du capteur : une fois que le capteur a été remplacé, les nouvelles données du capteur sont transférées du S-DAT dans l'appareil de mesure, et l'appareil de mesure est immédiatement opérationnel sans erreur
- En cas de remplacement du module électronique (p. ex. module électronique E/S) : Une fois le module électronique remplacé, le logiciel du module est comparé au firmware actuel de l'appareil. Le logiciel du module est mis à niveau ou rétrogradé si nécessaire. Le module électronique est disponible à l'utilisation immédiatement après et aucun problème de compatibilité ne se présente.

Manuelle

Bloc de données de paramètres supplémentaires (paramétrage complet) dans la mémoire d'appareil intégrée HistoROM pour :

- Fonction de sauvegarde des données
 Sauvegarde et restauration ultérieure d'une configuration d'appareil dans la mémoire d'appareil HistoROM
- Fonction de comparaison des données
 Comparaison de la configuration actuelle de l'appareil avec la configuration sauvegardée dans la mémoire d'appareil HistoROM

Transmission de données

Manuel

- Transfert d'une configuration d'appareil à un autre appareil à l'aide de la fonction export de l'outil de configuration utilisé, p. ex. avec FieldCare, DeviceCare ou serveur web : pour dupliquer la configuration ou pour l'enregistrer dans une archive (p. ex. à des fins de sauvegarde)
- Transmission des drivers pour l'intégration système via serveur web, p. ex. : GSDML pour PROFINET

Liste des événements

Automatique

- Affichage chronologique de 20 messages d'événement dans la liste des événements
- Si le pack d'applications HistoROM étendu (option de commande) est activé : jusqu'à 100 messages d'événements sont affichés dans la liste des événements avec horodatage, description en texte clair et mesures correctives
- La liste des événements peut être exportée et affichée via un grand nombre d'interfaces et d'outils de configuration, par ex. DeviceCare, FieldCare ou serveur web

Consignation des données

Manuelle

Si le pack d'applications **HistoROM étendu** (option de commande) est activé :

- Enregistrement de 1 à 4 voies de 1000 valeurs mesurées max. (250 valeurs mesurées max. par voie)
- Intervalle d'enregistrement réglable par l'utilisateur
- Exportation du journal des valeurs mesurées via un grand nombre d'interfaces et d'outils de configuration, p. ex. FieldCare, DeviceCare ou serveur web

16.12 Certificats et agréments

Les certificats et agréments actuels pour le produit sont disponibles sur la page produit correspondante, à l'adresse www.endress.com :

- 1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
- 2. Ouvrir la page produit.
- 3. Sélectionner **Télécharger**.

Marquage CE

L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives UE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration UE de conformité correspondante avec les normes appliquées.

Endress+Hauser atteste que l'appareil a passé les tests avec succès en apposant le marquage CE.

Marquage UKCA

L'appareil est conforme aux exigences légales de la réglementation du R.-U. applicable (Statutory Instruments). Celles-ci sont énumérées dans la déclaration UKCA de conformité, conjointement avec les normes désignées. En sélectionnant l'option de commande pour le marquage UKCA, Endress+Hauser confirme la réussite de l'évaluation et des tests de l'appareil en apposant la marque UKCA.

Adresse de contact Endress+Hauser UK : Endress+Hauser Ltd. Floats Road Manchester M23 9NF United Kingdom

Certificat matière

■ Charge biologique

www.uk.endress.com

- Résidus inorganiques et organiques
- Inhibition de la croissance cytotoxique
- Sensibilisation
- Toxicité systémique
- Empreintes GC/MS ap. extraction
- Résistance physico-chimique
- Biocompatibilité des matières plastiques
- Hémolyse
- Salle blanche ISO Classe 7
- Appareils médicaux OM
- Conformités
- Ingrédients pour pièces en caoutchouc
- Ingrédients pour pièces en plastique
- Emballages médicaux
- Rayonnement gamma
- Joint torique standard
- FDA
- Une liste complète du tube de mesure jetable spécifique au numéro de série peut être trouvée dans le certificat de conformité pour les exigences d'usage unique dans l'industrie biopharmaceutique.

Certification PROFINET avec Ethernet-APL/SPE

Interface PROFINET

L'appareil de mesure est certifié et enregistré par la PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V./PROFIBUS User Organization). L'ensemble de mesure satisfait à toutes les exigences des spécifications suivantes :

- Certifié selon :
 - Spécification de test pour les appareils PROFINET
 - PROFINET PA Profile 4
 - Robustesse de la charge réseau PROFINET Class 2 10 Mbit/s
 - Test de conformité APL
- L'appareil peut également être utilisé avec des appareils certifiés d'autres fabricants (interopérabilité)
- L'appareil supporte la redondance du système PROFINET S2.

Agrément radiotechnique

L'appareil de mesure possède l'homologation radiotechnique.



Pour les informations détaillées sur l'agrément radiotechnique, voir la documentation spéciale $\rightarrow \; \stackrel{ riangle}{=} \; 328$

Certification supplémentaire

Agrément CRN

Certaines versions d'appareil ont un agrément CRN. Pour un appareil agréé CRN, il faut commander un raccord process agréé CRN avec un agrément CSA.

Tests et certificats

Normes et directives externes

■ EN 60529

Indices de protection fournis par les boîtiers (code IP)

■ IEC/EN 60068-2-6

Influences de l'environnement : procédure de test - test Fc : vibrations (sinusoïdales).

■ IEC/EN 60068-2-31

Influences de l'environnement : procédure de test - test Ec : chocs dus à la manipulation, notamment au niveau des appareils.

■ EN 61010-1

Exigences de sécurité pour les matériels électriques destinés à la mesure, au contrôle et à l'utilisation en laboratoire – exigences générales

■ EN 61326-1/-2-3

Exigences CEM pour les matériels électriques destinés à la mesure, au contrôle et à l'utilisation en laboratoire

■ NAMUR NE 21

Compatibilité électromagnétique (CEM) de matériels électriques destinés aux process et aux laboratoires

■ NAMUR NE 32

Sauvegarde des informations en cas de coupure d'alimentation dans le cas d'appareils de terrain et de contrôle commande dotés de microprocesseurs

■ NAMUR NE 43

Normalisation du niveau de signal pour les informations de défaut des transmetteurs numériques avec signal de sortie analogique.

■ NAMUR NE 53

Logiciel d'appareils de terrain et d'appareils de traitement de signaux avec électronique numérique

■ NAMUR NE 105

Exigences imposées à l'intégration d'appareils de bus de terrain dans les outils d'ingénierie pour appareils de terrain

■ NAMUR NE 107

Autosurveillance et diagnostic d'appareils de terrain

- NAMUR NE 131
 - Exigences imposées aux appareils de terrain pour les applications standard
- NAMUR NE 132
 - Débitmètre massique Coriolis
- ETSI EN 300 328
 - Directives pour les composants radio 2,4 GHz.
- EN 301489
 - Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM).
- Sans substances d'origine animale (ADI)

16.13 Packs application

Afin d'étendre les fonctionnalités de l'appareil selon les besoins, différents packs d'applications sont disponibles par ex. pour des aspects de sécurité ou des exigences spécifiques.

Les packs d'applications peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès d'Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser: www.endress.com.



Informations détaillées sur les packs d'applications :

Documentation spéciale → 🗎 328

16.14 Accessoires



Aperçu des accessoires pouvant être commandés → 🗎 303

16.15 Documentation complémentaire



Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- Endress+Hauser Operations App : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

Documentation standard

Instructions condensées

Instructions condensées pour le capteur

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Proline Promass U	KA01686D

Instructions condensées pour le transmetteur

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Proline 500 – numérique	KA01521D

Information technique

Appareil de mesure	Référence de la documentation
--------------------	-------------------------------

Description des paramètres de l'appareil

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Promass 500	GP01173D

Documentation **Documentation spéciale** supplémentaire dépendant

Contenu	Référence de la documentation
Indications relatives à la directive sur les équipements sous pression	SD01614D
Agréments radio pour l'interface WLAN pour le module d'affichage A309/A310	SD01793D

Instructions de montage

Contenu	Remarque
Instructions de montage pour kits de pièces de rechange et accessoires	 Accès à l'aperçu de tous les kits de pièces de rechange disponibles via <i>Device Viewer</i> → 301 Accessoires pouvant être commandés avec Instructions de montage → 303

Index

A	В
Accès direct	Bases de calcul
Accès en écriture 62	Écart de mesure
Accès en lecture 62	Répétabilité
Activation de la protection en écriture 161	Biotechnologie
Activer/désactiver le verrouillage des touches 63	Bornes
Adaptation du comportement de diagnostic	
Affectation des bornes	C
Affichage	Câble de raccordeme
voir Afficheur local	Capteur
Affichage de fonctionnement	Montage
Affichage de l'historique des valeurs mesurées 174	Caractéristiques tecl
Afficheur local	Certification PROFIN
Éditeur de texte	Certification supplé
Editeur numérique	Certifications
voir Affichage de fonctionnement	Charge mécanique .
voir En état d'alarme	Chemin de navigation
voir Message de diagnostic	Classe climatique
Vue navigation	Code d'accès
Agrément radiotechnique	Entrée erronée .
Agréments	Commutateur de ve
Ajustage de la densité	Commutateur DIP
Altitude limite	voir Commutate
Appareil de mesure	Compatibilité électre
	Compensation de po
Configuration	Comportement de d
	Explication
Démontage	Symboles
Mise acres topsion	Composants d'appar
Mise sous tension	Concept de configur
Montage du capteur	Concept de configur
Montage du tube de mesure jetable	Conditions ambiant
Préparation pour le montage	Altitude limite .
Préparation pour le raccordement électrique 35	Charge mécanique
Réparation	Humidité relativ
Transformation	Résistance aux c
Architecture du système	Température de
Ensemble de mesure	Conditions de mont
voir Construction de l'appareil de mesure	Point de montag
Assistant	Position de mon
Affichage	Vibrations
Ajustage densité	Conditions de référe
Ajustage du zéro	Conditions de stocka
Définir code d'accès	
Détection tube partiellement rempli	Configuration
Entrée courant	Configuration à dist Consommation de c
Entrée état 1 n	
Paramètres WLAN	Consommation élec
Selectionnez fluide	Construction
Sortie courant	Appareil de mes
Sortie relais 1 n	Menu de configu
Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq 112, 114, 119	Contrôle
Suppression débit de fuite	Marchandises liv
Vérification zéro	Montage
	Raccordement.
	Contrôle du montag

В	
Bases de calcul	
Écart de mesure	318
	318
	325
Bornes	315
C	
Câble de raccordement	31
Capteur	0.0
Montage	
Caractéristiques techniques, aperçu	
Certification PROFINET avec Ethernet-APL	326
Certification supplémentaire	326
Certifications	
Charge mécanique	
Chemin de navigation (vue navigation)	
Classe climatique	319
Code d'accès	
Entrée erronée	
Commutateur de verrouillage	103
Commutateur DIP	
voir Commutateur de verrouillage	220
Compatibilité électromagnétique	
Comportement de diagnostic	42
Explication	223
Symboles	
Composants d'appareil	
Concept de configuration	
Concept de sauvegarde	. JI
Conditions ambiantes	<i>J</i> <u>L</u> J
	319
	319
Humidité relative	
Résistance aux chocs et aux vibrations	
	319
Conditions de montage	717
Point de montage	. 21
Position de montage	
Vibrations	
Conditions de référence	
Conditions de stockage	
Configuration	165
Configuration à distance	321
	315
Consommation électrique	315
Construction	
Appareil de mesure	13
Menu de configuration	. 50
Contrôle	
Marchandises livrées	14
Montage	30
Raccordement	48
Contrôle du montage	
Contrôle du montage (liste de contrôle)	30

Contrôle du raccordement	Fonctions voir Paramètre
coupuic de courait	G
D	Gamme de mesure
Date de fabrication	Pour les liquides
Débit de fuite	Gamme de mesure, recommandée 320
Déclaration de conformité	Gamme de pression
Définition du code d'accès 161, 162	Pression du produit
Densité du produit	Gamme de température
Désactivation de la protection en écriture 161	Gamme de température ambiante pour l'afficheur
Device Viewer	
DeviceCare	Température de stockage
Fichier de description d'appareil	Température du produit 320
Diagnostic	Gamme de température ambiante 319
Symboles	Gamme de température de stockage 319
Document	Gas Fraction Handler
Fonction 6	Gestion de la configuration d'appareil 154
Symboles 6	J
Domaine d'application	H
Données de version pour l'appareil	Historique du firmware 299
Droits d'accès aux paramètres	HistoROM
Accès en écriture 62	_
Accès en lecture 62	I
Dynamique de mesure	ID fabricant
	ID type d'appareil
E	Identification de l'appareil de mesure
Écart de mesure maximal	Indication
Éditeur de texte	Événement de diagnostic actuel 293
Editeur numérique	Événement de diagnostic précédent 293
Effet	Indice de protection
Pression du produit	Infobulle
Température ambiante	voir Texte d'aide
Température du produit	Informations de diagnostic
Éléments de configuration 58, 223	Afficheur local
Enregistreur à tracé continu	Aperçu
Ensemble de mesure	Construction, explication
Entrée de câble	DeviceCare
Indice de protection 47	Diodes électroluminescentes
Entrées de câble	FieldCare
Caractéristiques techniques 315	Mesures correctives
Étendue des fonctions	Navigateur web
SIMATIC PDM	Informations relatives à ce document 6
Exigences imposées au personnel 9	Initialisation de l'appareil de mesure
_	Instructions de montage spéciales
F	Biotechnologie
Fichier données mères	Stérilité
GSD	Instructions de raccordement spéciales 42
Fichiers de description d'appareil	Intégration système
FieldCare	T
Établissement d'une connexion 74	J
Fichier de description d'appareil	Journal des événements
Fonction	L
Interface utilisateur	_
Filtrage du journal événements 295	Langues, possibilités de configuration
Firmware	Lecture des valeurs mesurées
Date de sortie	Limite de débit
Version	Liste d'événements
Fonction du document 6	Liste de contrôle
	Contrôle du montage

Contrôle du raccordement 48	Nettoyage
Liste de diagnostic	Nettoyage extérieur
	Nettoyage extérieur
M	Nom de l'appareil
Marquage CE	Capteur
Marquage UKCA	Jetable
Marques déposées	Transmetteur
Menu	Normes et directives
Configuration	Numéro de série
Diagnostic	
Menu contextuel	0
Explication	Options de configuration
Fermeture	Outil
Ouverture	Pour le montage
Menu de configuration	Pour le raccordement électrique
Construction	Transport
Menus, sous-menus	Outil de montage
Menus	Outils de mesure et de test
Pour la configuration de l'appareil de mesure 93	Outils de mesure et de test
Pour les réglages spécifiques	P
Message de diagnostic	Packs application
Messages d'erreur	Paramètre
voir Messages de diagnostic	Entrer des valeurs ou du texte 61
Mesures correctives	Modification 61
Appeler	Performances
Fermer	Perte de charge
Mise au rebut	Pièce de rechange
Mise au rebut de l'emballage 20	Pièces de rechange
Mise au rebut du tube de mesure	Plaque signalétique
Mise au rebut	Capteur
Mise en service	Jetable
Configuration de l'appareil de mesure 93	Transmetteur
Réglages avancés	Poids
Module	Transport (consignes)
Entrée binaire	Point de montage
Masse	Précision de mesure
Contrôle du totalisateur de masse	Préparation du raccordement
Sortie analogique	Préparations de montage
Totalisateur	Pression du produit
Contrôle du totalisateur	Effet
Totalisateur	Principe de mesure
Module d'entrée binaire	Proline 500 – transmetteur numérique
Module de contrôle du totalisateur	Raccordement du câble de signal/câble
Module de contrôle du totalisateur de masse 83	d'alimentation
Module de masse	Protection des réglages de paramètre 161
Module de sortie analogique	Protection en écriture
Module de sortie binaire	Via code d'accès
Module électronique	Via commutateur de verrouillage 163
Module électronique principal	Protection en écriture du hardware
Module totaliseur	n n
Montage	R
Montage du câble de raccordement	Raccordement
Affectation des bornes du Proline 500 –	voir Raccordement électrique
numérique	Raccordement de l'appareil
NT .	Proline 500 – numérique
N Notilian	Raccordement du câble de signal/câble d'alimentation Proline 500 – transmetteur numérique
Netilion	1 roune 200 – transmetteur numenque 20

Raccordement électrique	Configuration (Menu)	95
Appareil de mesure	Configuration E/S	
Indice de protection 47	Configuration E/S (Sous-menu)	
Interface WLAN	Configuration étendue (Sous-menu)	
Outils de configuration	Définir code d'accès (Assistant)	
Via interface WLAN	Détection tube partiellement rempli (Assistant)	
Via l'interface service (CDI-RJ45) 71	Diagnostic (Menu)	
Via réseau APL	Diagnostic du réseau (Sous-menu)	
RSLogix 5000	Enregistrement des valeurs mesurées (Sous-	
Serveur web	menu)	174
Raccords process	Entrée courant	
Réalisation de l'ajustage de la densité	Entrée courant (Assistant)	
Réception des marchandises	Entrée courant 1 n (Sous-menu)	
Redondance du système S2	Entrée état	
Réétalonnage	Entrée état 1 n (Assistant)	
Référence de commande	Entrée état 1 n (Sous-menu)	
Référence de commande étendue	Heartbeat Monitoring (Sous-menu)	
Capteur	Indice moyen (Sous-menu)	
Transmetteur	Information appareil (Sous-menu)	
	Interface de service (Sous-menu)	
Réglage de la langue d'interface		
Réglages	Mass flow (Sous-menu)	
Adaptation de l'appareil aux conditions de process	Mode de mesure (Sous-menu)	
	Paramètres WLAN (Assistant)	
Administration	Port APL (Sous-menu)	
Afficheur local	Réglages de base Heartbeat (Sous-menu)	
Ajustage du capteur	Réinitialiser code d'accès (Sous-menu)	
Configuration E/S	Résultats de surveillance (Sous-menu)	
Configurations étendues de l'affichage 145	Résultats de vérification (Sous-menu)	
Détection de tube partiellement rempli 133	Sauvegarde de la configuration (Sous-menu)	
Entrée analogique	Selectionnez fluide (Assistant)	
Entrée courant	Serveur Web (Sous-menu)	
Entrée état	Simulation (Sous-menu)	
Gestion de la configuration d'appareil 154	Sortie courant	
Initialisation de l'appareil de mesure 93	Sortie courant (Assistant)	
Interface de communication 95	Sortie impulsion/fréquence/tor	
Langue d'interface	Sortie relais	
Nom de repère	Sortie relais 1 n (Assistant)	
Produit	Sortie relais 1 n (Sous-menu)	172
Réinitialisation de l'appareil 297	Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. (Assistant)	
Remise à zéro du totalisateur		, 119
Simulation	Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 n (Sous-	
Sortie courant	menu)	
Sortie impulsion	Suppression débit de fuite (Assistant)	132
Sortie impulsion/fréquence/tor 112, 114	Totalisateur (Sous-menu) 168,	, 173
Sortie relais	Totalisateur 1 n (Sous-menu)	142
Sortie tout ou rien	Unités système (Sous-menu)	. 97
Suppression débits fuite	Valeur sortie courant 1 n (Sous-menu)	171
Totalisateur	Variables mesurées (Sous-menu)	166
Unités système	Vérification en cours (Sous-menu) 192,	
WLAN 152	Vérification zéro (Assistant)	
Réglages des paramètres	Réglages WLAN	
Administration (Sous-menu)	Remplacement	
Affichage (Assistant)	Composants d'appareil	301
Affichage (Sous-menu)	Réparation	
Ajustage capteur (Sous-menu)	Remarques	
Ajustage densité (Assistant)	Réparation d'appareil	
Ajustage du zéro (Assistant)	Réparation d'un appareil	
Calcul du débit volumique corrigé (Sous-menu) 135	Répétabilité	
Composant à usage unique (Sous-menu)	Résistance aux chocs et aux vibrations	

Retour de matériel	Valeurs calculées135Valeurs d'entrées169Variables de process135
Rugosité de surface	Variables mesurées
S	Suppression des défauts
Sécurité	Générale
Sécurité au travail	Symboles
Sécurité de fonctionnement	Contrôle de l'entrée des données 57
Sécurité du produit	Dans la zone d'état de l'afficheur local 52
Sens d'écoulement	Éléments de configuration
Séparation galvanique	Masque de saisie 57
Services Endress+Hauser	Pour la communication
Maintenance	Pour le niveau diagnostic 52
Réparation	Pour le numéro de voie de mesure 53
Signal de défaut	Pour le paramètre
Signal de sortie	Pour le signal d'état
Signaux d'état	Pour le sous-menu
SIMATIC PDM	Pour le verrouillage
Fonction	Pour les assistants
Sortie tout ou rien	Pour les menus
Sous-menu	Pour les variables mesurées 53
Administration	T
Affichage	
Appleg inputs	Température ambiante
Analog inputs	Effet317Température de stockage19
Aperçu	Température de stockage
Communication	Effet
Composant à usage unique	Temps de réponse
Configuration E/S	Tension d'alimentation
Configuration étendue	Tests et certificats
Diagnostic du réseau	Texte d'aide
Enregistrement des valeurs mesurées	Explication
Entrée courant 1 n	Fermeture
Entrée état 1 n	Ouverture 61
Heartbeat Monitoring	Totalisateur
Indice moyen	Affecter variable process
Information appareil 297	Configuration
Interface de service	Touches de configuration
Liste d'événements	voir Éléments de configuration
Mass flow	Transmission cyclique des données 79
Mode de mesure	Transport de l'appareil de mesure
Port APL	Travaux de maintenance
Réglages de base Heartbeat	U
Réinitialiser code d'accès	
Résultats de surveillance	Utilisation conforme
Résultats de vérification	Utilisation de l'appareil de mesure Cas limites
Sauvegarde de la configuration	Utilisation non conforme
Serveur Web	voir Utilisation conforme
Sortie relais 1 n	von ombutton comornic
Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 n 172	V
Totalisateur	Valeurs affichées
Totalisateur 1 n	Pour l'état de verrouillage
Unités système	Variables d'entrée
Valeur de sortie	Variables de process
Valeur mesurée	Calculées
Valeur sortie courant 1 n	Mesurées

Variables de sortie	309
Variables mesurées	
voir Variables de process	
Verrouillage de l'appareil, état	165
Version de software	
Vibrations	
Vue d'édition	
A l'aide des éléments de configuration 56 Masque de saisie	5, 57
Vue navigation	
Dans l'assistant	. 54
Dans le sous-menu	. 54
W	
W@M Device Viewer	. 15
Z	
Zone d'affichage	
Dans la vue navigation	. 54
Pour l'affichage opérationnel	
Zone d'état	
Dans la vue navigation	. 54
Pour l'affichage onérationnel	

334



www.addresses.endress.com