Information technique Cerabar PMP23

Mesure de pression de process



Capteur de pression hygiénique avec membrane métallique

Domaines d'application

Le Cerabar est un capteur de pression pour la mesure de la pression absolue et de la pression relative dans les gaz, vapeurs, liquides et poussières pour les applications ayant des exigences hygiéniques. Le Cerabar peut être utilisé dans le monde entier grâce à un grand nombre d'agréments et de raccords process.

Principaux avantages

- Bonne reproductibilité et stabilité à long terme
- Précision de référence : jusqu'à 0,3%
- Gammes de mesure personnalisées
 - Rangeabilité jusqu'à 5:1
 - Capteur pour gammes de mesure jusqu'à 40 bar (600 psi)
- Boîtier et membrane de process en 316L
- Indice de protection IP69
- Raccords process entièrement soudés
- Compatible nettoyage NEP/SEP
- Disponible en option avec IO-Link

Sommaire

Informations relatives au document	4	Environnement	20
Fonction du document	4	Gamme de température ambiante	
Symboles utilisés	. 4	Gamme de température de stockage	
Documentation	. 4	Classe climatique	
Termes et abréviations	. 6	Indice de protection	20
Calcul de la rangeabilité	6	Résistance aux vibrations	20
		Compatibilité électromagnétique	20
Principe de fonctionnement et construction du			
système	8		21
Principe de mesure – mesure de la pression de process	. 8	Gamme de température process pour les appareils avec	
Ensemble de mesure	I	membrane de process métallique	
Caractéristiques de l'appareil		Indications de pression	21
Construction du produit			
Intégration système	10	Construction mécanique	22
		Construction, dimensions	
Entrée	11	Raccordement électrique	
Grandeur mesurée	I	Boîtier	
Gamme de mesure	11	Raccords process avec membrane de process métallique	
		affleurante	24
Sortie	13	Matériaux en contact avec le process	29
Signal de sortie		Matériaux sans contact avec le process	30
	13	Nettoyage	30
-	13		
Charge (pour appareils 4 à 20 mA)		Opérabilité	31
Signal de défaut 4 à 20 mA			31
Temps mort, constante de temps	14	Switch output	
Comportement dynamique	14	Afficheur enfichable PHX20 (en option)	32
Comportement dynamique de la sortie tout ou rien	14	Device Search (IO-Link)	33
		,	
A1!			n /
Alimentation electrique	15	Certificats et agréments	34
Alimentation électrique		Certificats et agréments	
Affectation des bornes	15		34
Affectation des bornes	15	Marquage CE	34 34
Affectation des bornes	15 15	Marquage CE	34 34
Affectation des bornes	15 15 15 16	Marquage CE	34 34 34
Affectation des bornes	15 15 15 16 16	Marquage CE	34 34 34 34 34 34
Affectation des bornes	15 15 15 16 16 16	Marquage CE	34 34 34 34 34 34
Affectation des bornes	15 15 15 16 16 16	Marquage CE	34 34 34 34 34 34
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16	Marquage CE . RoHS . Marquage RCM . Conformité EAC . Agrément . Conseils de sécurité (XA) . Adapté aux applications hygiéniques . Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) .	34 34 34 34 34 34 34
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16	Marquage CE	34 34 34 34 34 34 34 35
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16	Marquage CE	34 34 34 34 34 34 35 35
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16 16 16	Marquage CE	34 34 34 34 34 34 35 35 35
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16 16 16	Marquage CE	34 34 34 34 34 34 35 35 35 35
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16 16 16	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage	34 34 34 34 34 35 35 35 35 36
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16 16 17	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage Étalonnage Certificats de réception	34 34 34 34 34 35 35 35 36 36
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16 16 16	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage	34 34 34 34 34 35 35 35 36 36
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16 16 17 17	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage Étalonnage Certificats de réception Agrément additionnel	34 34 34 34 34 35 35 35 36 36
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16 16 17 17	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage Étalonnage Certificats de réception Agrément additionnel Informations à fournir à la commande	34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage Étalonnage Certificats de réception Agrément additionnel	34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage Étalonnage Certificats de réception Agrément additionnel Informations à fournir à la commande	34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage Étalonnage Certificats de réception Agrément additionnel Informations à fournir à la commande Contenu de la livraison	34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36
Affectation des bornes . Tension d'alimentation . Consommation de courant et signal d'alarme . Défaut de l'alimentation électrique . Raccordement électrique . Spécification de câble . Ondulation résiduelle . Effet de l'alimentation électrique . Parafoudre . Performances de la membrane de process métallique . Conditions de référence . Incertitude de mesure pour les petites gammes de mesure de pression absolue . Influence de la position de montage . Résolution . Précision de référence . Variation thermique du signal zéro et de l'étendue de sortie .	15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage Étalonnage Certificats de réception Agrément additionnel Informations à fournir à la commande Contenu de la livraison Accessoires	34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 38
Affectation des bornes . Tension d'alimentation . Consommation de courant et signal d'alarme . Défaut de l'alimentation électrique . Raccordement électrique . Spécification de câble . Ondulation résiduelle . Effet de l'alimentation électrique . Parafoudre . Performances de la membrane de process métallique . Conditions de référence . Incertitude de mesure pour les petites gammes de mesure de pression absolue . Influence de la position de montage . Résolution . Précision de référence . Variation thermique du signal zéro et de l'étendue de sortie . Stabilité à long terme .	15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage Certificats de réception Agrément additionnel Informations à fournir à la commande Contenu de la livraison Accessoires Manchon à souder	34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 38
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage Étalonnage Certificats de réception Agrément additionnel Informations à fournir à la commande Contenu de la livraison Accessoires Manchon à souder Adaptateur process M24	34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 38 38 38
Affectation des bornes . Tension d'alimentation . Consommation de courant et signal d'alarme . Défaut de l'alimentation électrique . Raccordement électrique . Spécification de câble . Ondulation résiduelle . Effet de l'alimentation électrique . Parafoudre . Performances de la membrane de process métallique . Conditions de référence . Incertitude de mesure pour les petites gammes de mesure de pression absolue . Influence de la position de montage . Résolution . Précision de référence . Variation thermique du signal zéro et de l'étendue de sortie . Stabilité à long terme . Durée de mise sous tension .	15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage Étalonnage Certificats de réception Agrément additionnel Informations à fournir à la commande Contenu de la livraison Accessoires Manchon à souder Adaptateur process M24 Raccords de conduite M24 affleurants	34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 38 38 38
Affectation des bornes	15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage Étalonnage Certificats de réception Agrément additionnel Informations à fournir à la commande Contenu de la livraison Accessoires Manchon à souder Adaptateur process M24	34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 38 38 38
Affectation des bornes . Tension d'alimentation . Consommation de courant et signal d'alarme . Défaut de l'alimentation électrique . Raccordement électrique . Spécification de câble . Ondulation résiduelle . Effet de l'alimentation électrique . Parafoudre . Performances de la membrane de process métallique . Conditions de référence . Incertitude de mesure pour les petites gammes de mesure de pression absolue . Influence de la position de montage . Résolution . Précision de référence . Variation thermique du signal zéro et de l'étendue de sortie . Stabilité à long terme . Durée de mise sous tension .	15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	Marquage CE RoHS Marquage RCM Conformité EAC Agrément Conseils de sécurité (XA) Adapté aux applications hygiéniques Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED) Déclarations du fabricant Autres normes et directives Agrément CRN Unité d'étalonnage Étalonnage Certificats de réception Agrément additionnel Informations à fournir à la commande Contenu de la livraison Accessoires Manchon à souder Adaptateur process M24 Raccords de conduite M24 affleurants Afficheur enfichable PHX20	34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 38 38 38 38 39

2

Documentation complémentaire	4]
Domaine d'activités	4.
Information technique	4
Manuel de mise en service	4
Instructions condensées	4
Conseils de sécurité (XA)	4.
Marques déposées	4]

Informations relatives au document

Fonction du document

Ce document fournit toutes les caractéristiques techniques relatives à l'appareil et donne un aperçu des accessoires qui peuvent être commandés pour l'appareil.

Symboles utilisés

Symboles d'avertissement

A DANGER

Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse entraînant la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT

Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures corporelles graves voire mortelles, si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne, si elle n'est pas évitée.

AVIS

Cette remarque contient des informations relatives à des procédures et éléments complémentaires, qui n'entraînent pas de blessures corporelles.

Symboles électriques

Raccordement du fil de terre : 🖨

Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.

Prise de terre : \

Borne pour le raccordement au système de mise à la terre.

Symboles pour certains types d'information

Autorisé : 🗸

Procédures, processus ou actions autorisés.

Interdit : 🔀

Procédures, processus ou actions interdits.

Informations complémentaires : 🚹

Renvoi à la documentation : 📵

Renvoi à la page : 🖺

Séries d'étapes : 1., 2., 3.

Résultat d'une étape individuelle : 💵

Symboles utilisés dans les graphiques

Numéros de position : 1, 2, 3 ...

Séries d'étapes : 1., 2., 3.

Vues : A, B, C, ...

Documentation



Les types de documents répertoriés sont disponibles :

Dans l'espace téléchargement de la page Internet Endress+Hauser : www.fr.endress.com \rightarrow Télécharger

Instructions condensées (KA): prise en main rapide

Ce manuel d'instructions contient toutes les informations essentielles de la réception des marchandises à la première mise en service (pas pour les appareils avec IO-Link).

Manuel de mise en service (BA) : l'ouvrage de référence


Le manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage à la suppression des défauts, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

Conseils de sécurité (XA)

Selon l'agrément, les Conseils de sécurité (XA) suivants sont fournis avec l'appareil. Ils font partie intégrante du manuel de mise en service.

La plaque signalétique indique les Conseils de sécurité (XA) qui s'appliquent à l'appareil.


Termes et abréviations



- OPL : L'OPL (Over pressure limit = limite de surpression du capteur) de l'appareil de mesure dépend de l'élément le moins résistant à la pression parmi les composants sélectionnés, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte non seulement de la cellule de mesure mais également du raccord process. Tenir compte de la dépendance pression-température. L'OPL ne peut être appliquée que sur une courte durée.
- MWP: La MWP (Maximum working pressure/pression de service maximale) pour les différents capteurs dépend de l'élément le moins résistant à la pression parmi les composants sélectionnés, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte non seulement de la cellule de mesure mais également du raccord process. Tenir compte de la dépendance pression-température. La MWP peut être appliquée à l'appareil sur une durée illimitée. La MWP figure sur la plaque signalétique.
- La gamme de mesure maximale du capteur correspond à l'étendue entre la LRL et l'URL. Cette gamme de mesure du capteur est équivalente à l'étendue de mesure maximale étalonnable/ajustable.
- L'étendue de mesure étalonnée/ajustée correspond à l'étendue entre la LRV et l'URV. Réglage usine : 0 à URL. D'autres étendues de mesure étalonnées peuvent être commandées comme étendues de mesure personnalisées.
- Pression
- LRL Lower Range Limit = limite de mesure inférieure
- URL Upper Range Limit = limite de mesure supérieure
- LRV Lower Range Value = début d'échelle
- URV Upper Range Value = fin d'échelle
- TD Rangeabilité. Exemple voir le chapitre suivant.

La rangeabilité est préréglée en usine et ne peut pas être modifiée.

Calcul de la rangeabilité



- Étendue de mesure étalonnée/ajustée
- Étendue basée sur le zéro
- *Upper range limit = limite de mesure supérieure*

Exemple

- Capteur : 10 bar (150 psi)
- Fin d'échelle (URL) = 10 bar (150 psi)

Rangeabilité (TD) :

- Étendue étalonnée/ajustée : 0 ... 5 bar (0 ... 75 psi)
- Début d'échelle (LRV) = 0 bar (0 psi)
 Fin d'échelle (URV) = 5 bar (75 psi)

$$TD = \frac{URL}{|URV|} - \frac{LRV}{|URV|}$$

TD =
$$\frac{10 \text{ bar (150 psi)}}{|5 \text{ bar (75 psi)} - 0 \text{ bar (0 psi)}|} = 2$$

Dans cet exemple, la TD est 2:1.

Cette étendue de mesure est basée sur le zéro.

Principe de fonctionnement et construction du système


Principe de mesure - mesure de la pression de process

Appareils avec membrane de process métallique

La pression de process déforme la membrane de process métallique du capteur et un liquide de remplissage transmet la pression à un pont de Wheatstone (technologie des semi-conducteurs). La modification de la tension du pont proportionnelle à la pression est mesurée et exploitée.

Avantages:


- Utilisable pour des pressions de process élevées
- Capteur entièrement soudé
- Raccords process affleurants fins disponibles



- 1 Elément de mesure en silicium, support
- Pont de Wheatstone 2
- Canal avec liquide 3
- Membrane de process métallique

Ensemble de mesure

L'ensemble de mesure complet comprend :



- API (automate programmable industriel)
- p. ex. RN221N / RMA42 (si nécessaire)
- Transmetteur de pression

Caractéristiques de l'appareil

Domaine d'application

PMP23: pression relative et absolue et applications hygiéniques

Raccords process

PMP23:

- Filetage ISO 228
- Clamp/Tri-Clamp
- DIN 11851
- Filetage M24 x 1,5
- Adaptateur universel
- SMS
- Varivent

Gammes de mesure

PMP23 : de -400 ... +400 mbar (-6 ... +6 psi) à -1 ... +40 bar (-15 ... +600 psi)

OPL (selon la gamme de mesure)

PMP23: max. 0 ... +160 bar (0 ... +2400 psi)

MWP

PMP23: max. 0 ... +160 bar (0 ... +2400 psi)

Gamme de température de process (température au raccord process)

PMP23 : $-10 ... +100 \,^{\circ}\text{C} (+14 ... +212 \,^{\circ}\text{F})$ (+135 $^{\circ}\text{C} (+275 \,^{\circ}\text{F})$ pendant une heure maximum)

Gamme de température ambiante

PMP23:

- -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
- Appareils pour zone explosible : -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

Appareils avec IO-Link : $-40 \dots +70 \,^{\circ}\text{C} (-40 \dots +158 \,^{\circ}\text{F})$

Précision de référence

PMP23: jusqu'à 0,3 %, TD 5:1

Tension d'alimentation

PMP23 : 10 à 30 V DC

Sortie

PMP23: 4 à 20 mA

Appareils avec IO-Link:

Sortie c/Q pour communication (mode SIO (sortie tout ou rien))

Matériau

PMP23:


- Boîtier en 316L (1.4404)
- Raccords process en 316L (1.4435)
- Membrane de process en 316L (1.4435)

Options

PMP23:

- Agréments Ex
- Réglage du courant alarme min.
- Certificat matière 3.1
- Agréments EHEDG/3A
- Certificat d'étalonnage
- Adaptateur à souder
- IP69
- IO-Link

Construction du produit



Intégration système

On peut attribuer à l'appareil une désignation de point de mesure (max. 32 caractères alphanumériques).

Désignation	Option 1)
Point de mesure (TAG), voir spécifications supplémentaires	Z1

Configurateur de produit, caractéristique de commande "Marquage"

Entrée

Grandeur mesurée

Grandeurs de process mesurées

PMP23: pression relative ou pression absolue

Grandeur de process calculée

Pression

Gamme de mesure

Membrane de process métallique

Capteur	Appareil	Gamme de mesure capteur Plus petite maximale étendue		étendue	MWP	OPL	Réglages usine 2)	Option 3)
		inférieure (LRL)	supérieure (URL)	étalonnable				
		[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]		
Appareils pour l	a mesure d	le la pression relati	ve		'			
400 mbar (6 psi) ⁴⁾	PMP23	-0,4 (-6)	+0,4 (+6)	0,4 (6)	1 (15)	1,6 (24)	0 400 mbar (0 6 psi)	1F
1 bar (15 psi) ⁴⁾	PMP23	-1 (-15)	+1 (+15)	0,4 (6)	2,7 (40.5)	4 (60)	0 1 bar (0 15 psi)	1H
2 bar (30 psi) 4)	PMP23	-1 (-15)	+2 (+30)	0,4 (6)	6,7 (100.5)	10 (150)	0 2 bar (0 30 psi)	1K
4 bar (60 psi) 4)	PMP23	-1 (-15)	+4 (+60)	0,8 (12)	10,7 (160.5)	16 (240)	0 4 bar (0 60 psi)	1M
6 bar (90 psi) 4)	PMP23	-1 (-15)	+6 (+90)	2,4 (36)	16 (240)	24 (360)	0 6 bar (0 90 psi)	1N
10 bar (150 psi) ⁴⁾	PMP23	-1 (-15)	+10 (+150)	2 (30)	25 (375)	40 (600)	0 10 bar (0 150 psi)	1P
16 bar (240 psi) ⁴⁾	PMP23	-1 (-15)	+16 (+240)	5 (75)	25 (375)	64 (960)	0 16 bar (0 240 psi)	1Q
25 bar (375 psi) ⁴⁾	PMP23	-1 (-15)	+25 (+375)	5 (75)	25 (375)	100 (1500)	0 25 bar (0 375 psi)	1R
40 bar (600 psi) ⁴⁾	PMP23	-1 (-15)	+40 (+600)	8 (120)	100 (1500)	160 (2400)	0 40 bar (0 600 psi)	1S
Appareils pour l	a mesure d	le la pression absol	ue			l.		1
400 mbar (6 psi) ⁴⁾	PMP23	0 (0)	0,4 (+6)	0,4 (6)	1 (15)	1,6 (24)	0 400 mbar (0 6 psi)	2F
1 bar (15 psi) ⁴⁾	PMP23	0 (0)	1 (+15)	0,4 (6)	2,7 (40.5)	4 (60)	0 1 bar (0 15 psi)	2H
2 bar (30 psi) 4)	PMP23	0 (0)	2 (+30)	0,4 (6)	6,7 (100.5)	10 (150)	0 2 bar (0 30 psi)	2K
4 bar (60 psi) 4)	PMP23	0 (0)	4 (+60)	0,8 (12)	10,7 (160.5)	16 (240)	0 4 bar (0 60 psi)	2M
10 bar (150 psi) ⁴⁾	PMP23	0 (0)	10 (+150)	2 (30)	25 (375)	40 (600)	0 10 bar (0 150 psi)	2P
40 bar (600 psi) ⁴⁾	PMP23	0 (0)	+40 (+600)	8 (120)	100 (1500)	160 (2400)	0 40 bar (0 600 psi)	2S

¹⁾ Rangeabilité maximale pouvant être réglée en usine : 5:1. La rangeabilité est préréglée et ne peut pas être modifiée.

²⁾ Il est possible de commander d'autres gammes de mesure (par ex. –1 ... +5 bar (–15 ... 75 psi)) avec des réglages personnalisés (voir le Configurateur de produit, caractéristique de commande "Etalonnage ; unité", option "J"). Il est possible d'inverser le signal de sortie (LRV = 20 mA ; URV = 4 mA). Condition : URV < LRV

³⁾ Configurateur de produit, caractéristique de commande "Gamme cellule"

⁴⁾ Résistance à la dépression : 0,01 bar (0,145 psi) abs

Rangeabilité maximale pouvant être commandée pour les capteurs de pression absolue et de pression relative

Appareil	Gamme	400 mbar (6 psi)	1 bar (15 psi) 6 bar (90 psi) 16 bar (240 psi)	2 bar (30 psi) 4 bar (60 psi) 10 bar (150 psi) 25 40 bar (375 600 psi)
PMP23	0,3%	TD 1:1	TD 1:1 à TD 2,5:1	TD 1:1 à TD 5:1

Sortie

Signal de sortie

Désignation	Option 1)
4 à 20 mA (2 fils)	1
IO-Link 4 à 20 mA (3 fils ou 4 fils)	7

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Sortie"

Pouvoir de coupure du relais


- Appareils avec IO-Link : État de commutation ON : $I_a \le 200$ mA $^{-1}$; État de commutation OFF : $I_a \le 1$ mA
- Cycles de commutation : > 10 000 000
- Chute de tension PNP : ≤ 2 V
- Protection contre les surtensions : test de charge automatique du courant de coupure ;
 - Charge capacitive max. : 14 μF à la tension d'alimentation max. (sans charge ohmique)
 - \blacksquare Appareils avec IO-Link : charge capacitive max. : 1 μF à la tension d'alimentation max. (sans charge ohmique)
 - Durée du cycle max. : 0,5 s ; min. t_{on} : 4 ms
 - \blacksquare Durée du cycle max. : 0,5 s ; min. t_{on} : 40 μs
 - ullet Déconnexion périodique du circuit de protection en cas de surintensité (f = 2 Hz) et affichage de "F804"

Gamme de signal 4 à 20 mA

3,8 mA à 20,5 mA

Charge (pour appareils 4 à 20 mA)

Pour assurer une tension aux bornes suffisante pour les appareils 2 fils, la résistance de charge maximale R_L (y compris la résistance de câble) en fonction de la tension d'alimentation U_B fournie par l'unité d'alimentation ne doit pas être dépassée.




A002945

- 1 Alimentation 10 à 30 V DC
- 2 R_{Lmax} résistance de charge maximale
- *U*_B *Tension d'alimentation*

Appareils avec IO-Link

Pour assurer une tension aux bornes suffisante, la résistance de charge maximale R_L (y compris la résistance de câble) en fonction de la tension d'alimentation U_B fournie par l'unité d'alimentation ne doit pas être dépassée.

¹⁾ Contrairement à la norme IO-Link, des courants plus importants sont supportés.



- Alimentation 10 à 30 V DC
- R_{Lmax} résistance de charge maximale
- Tension d'alimentation
- Un courant de défaut est délivré et "S803" est affiché (sortie : courant d'alarme MIN)
- Contrôle périodique pour définir s'il est possible de quitter l'état de défaut

Signal de défaut 4 à 20 mA

La réponse de la sortie en cas d'erreur est régulée selon NAMUR NE43.

Réglage par défaut de l'alarme MAX : >21 mA


Courant d'alarme

Appareil	Description	Option
PMP23	Courant d'alarme min. réglé	IA 1)

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Service"

Temps mort, constante de temps

Représentation du temps mort et de la constante de temps :



Comportement dynamique

Temps mort (t_1) [ms] Constante de temps (T63), t_2 [ms]		Constante de temps (T90), t ₃ [ms]
6 ms	10 ms	15 ms

Appareils avec IO-Link:

Temps mort (t ₁) [ms] Constante de temps (T63), t ₂ [ms]		Constante de temps (T90), t ₃ [ms]	
7 ms	11 ms	16 ms	

Comportement dynamique de la sortie tout ou rien

Temps de réponse ≤20 ms

Alimentation électrique


A AVERTISSEMENT

Limitation de la sécurité électrique en raison d'un raccordement incorrect!

- ▶ Il faut prévoir un disjoncteur adapté pour l'appareil conformément à la norme IEC/EN61010.
- ► En cas d'utilisation de l'appareil de mesure en zone explosible, le montage doit également être conforme aux normes et réglementations nationales en vigueur ainsi qu'aux Conseils de sécurité et aux dessins de montage ou de contrôle.
- ► Toutes les données relatives à la protection contre les explosions figurent dans des documentations séparées, disponibles sur demande. La documentation Ex est fournie en standard avec tous les appareils agréés pour l'utilisation en zone explosible.
- Des circuits de protection contre les inversions de polarité, les effets haute fréquence et les pics de tension sont intégrés.
- L'appareil doit être utilisé avec un fusible fin de 500 mA (à fusion lente).

Affectation des bornes

Sortie 4 à 20 mA



Appareils avec IO-Link

Appareil	Connecteur M12	
PMP23	2 L+ 3 4 C/Q SIO 1 Tension d'alimentation + 2 4-20 mA 3 Tension d'alimentation - 4 C/Q (communication IO-Link ou mode SIO)	034006

Tension d'alimentation

Variante d'électronique	Appareil	Tension d'alimentation
Sortie 4 à 20 mA	PMP23	10 à 30 V DC
IO-Link	PMP23	10 à 30 V DC La communication IO-Link est garantie uniquement si la tension d'alimentation est d'au moins 18 V.

Consommation de courant et signal d'alarme

Variante d'électronique	Appareil	areil Consommation électrique	
Sortie 4 à 20 mA PMP23		≤ 26 mA	> 21 mA
IO-Link	PMP23 avec IO-Link	Consommation de courant max. : ≤ 300 mA	

l) Pour alarme MAX (réglage par défaut)

Défaut de l'alimentation électrique

- Comportement en cas de surtension (>30 V):
 L'appareil fonctionne en continu jusqu'à 34 V DC sans dommage. Si la tension d'alimentation est dépassée, les caractéristiques spécifiées ne sont plus garanties.
- Comportement en cas de sous-tension :
 Si la tension d'alimentation chute sous la valeur minimale, l'appareil se met hors tension d'une manière définie.

Raccordement électrique

Indice de protection

Appareil	Raccordement	Indice de protection	Option 1)
PMP23	Câble 5 m (16 ft)	IP66/68 ²⁾ Boîtier NEMA type 4X/6P	A
PMP23	Câble 10 m (33 ft)	IP66/68 ²⁾ Boîtier NEMA type 4X/6P	В
PMP23	Câble 25 m (82 ft)	IP66/68 ²⁾ Boîtier NEMA type 4X/6P	С
PMP23	Connecteur M12	IP65/67 Boîtier NEMA type 4X	М
PMP23	Connecteur M12 en métal	IP66/69 ³⁾ Boîtier NEMA type 4X	N
PMP23	Connecteur électrovanne ISO4400 M16	IP65 Boîtier NEMA type 4X	U
PMP23	Connecteur électrovanne ISO4400 NPT ½	IP65 Boîtier NEMA type 4X	V

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande pour "Raccordement électrique"
- 2) IP 68 (1,83 m H2O pendant 24 h)
- 3) Désignation de l'indice de protection IP selon DIN EN 60529. La désignation précédente "IP69K" selon DIN 40050 Part 9 n'est plus valable (norme retirée le 1er novembre 2012). Les tests requis par les deux standards sont identiques.

Spécification de câble	Pour connecteur électrovanne : $<$ 1,5 mm 2 (16 AWG) et Ø 4,5 10 mm (0,18 0,39 in)
Ondulation résiduelle	L'appareil fonctionne dans la précision de référence jusqu'à ± 5 % de l'ondulation résiduelle de la tension d'alimentation, dans la gamme de tension autorisée.
Effet de l'alimentation électrique	≤ 0,005 % de URV/1 V
Parafoudre	L'appareil ne comprend aucun élément spécial pour la protection contre les surtensions ("fil à la

Parafoudre

L'appareil ne comprend aucun élément spécial pour la protection contre les surtensions ("fil à la terre"). Les exigences de la norme CEM EN 61000-4-5 (tension d'épreuve 1kV câble/terre) sont néanmoins satisfaites.

Performances de la membrane de process métallique

Conditions de référence

- Selon IEC 60770
- Température ambiante T_A = constante, dans la gamme : +21 ... +33 °C (+70 ... +91 °F)
- Humidité φ= constante, dans la gamme : 5 à 80 % RH
- Pression atmosphérique p_A = constante, dans la gamme : 860 ... 1060 mbar (12,47 ... 15,37 psi)
- Position de la cellule de mesure = constante, dans la gamme : horizontale $\pm 1^{\circ}$ (voir également "Influence sur la position de montage" section $\rightarrow \boxminus 18$)
- Étendue zéro
- Matériau de la membrane de process : AISI 316L (1.4435)
- Liquide de remplissage : huile synthétique polyalphaoléfine FDA 21 CFR 178.3620, NSF H1
- Tension d'alimentation : 24 V DC ±3 V DC
- Charge : 320 Ω (à la sortie 4 à 20 mA)

Incertitude de mesure pour les petites gammes de mesure de pression absolue

La plus petite incertitude de mesure étendue qui peut être délivrée par nos normes est

- dans la gamme 1 ... 30 mbar (0,0145 ... 0,435 psi) : 0,4 % de la valeur lue
- dans la gamme < 1 mbar (0,0145 psi) : 1 % de la valeur lue.

Influence de la position de montage

→ 🖺 18

Résolution

Sortie courant : min. 1,6 μA

Précision de référence

La précision de référence contient la non-linéarité [DIN EN 61298-2 3.11] y compris l'hystérésis de pression [DIN EN 61298-23.13] et la non-répétabilité [DIN EN 61298-2 3.11] conformément à la méthode du point limite selon [DIN EN 60770].

Appareil	% de l'étendue étalonnée par rapport à la rangeabilité maximale		
	Précision de référence	Non-linéarité	Non-répétabilité
PMP23	±0.3	±0.1	±0.1

Aperçu des gammes de rangeabilité → 🖺 12

Variation thermique du signal zéro et de l'étendue de sortie

Cellule de mesure	−20 +85 °C (−4 +185 °F)	-4020 °C (-404 °F) +85 +100 °C (+185 +212 °F)	
	% de l'étendue étalonnée pour TD 1:1		
<1 bar (15 psi)	< 1	< 1,2	
≥1 bar (15 psi)	< 0,8	< 1	

Stabilité à long terme

Appareil	1 an	5 ans	8 ans
	% de URL		
PMP23	±0,2	±0,4	±0,45

Appareil	1 an	5 ans	8 ans
	% de URL		
Appareils avec IO-Link	±0,2	±0,4	±0,45

Durée de mise sous tension

≤2 s

Ce qui suit s'applique à IO-Link : tenir compte des effets d'équilibrage thermique dans le cas de petites gammes de mesure.


Montage

Conditions de montage

- Il faut éviter la pénétration d'humidité dans le boîtier lors du montage de l'appareil, du raccordement électrique et du fonctionnement.
- Si possible, diriger le câble et le connecteur vers le bas afin d'empêcher la pénétration d'humidité (par ex. pluie ou condensats).

Effet de la position de montage

Toutes les orientations sont possibles. Toutefois, l'orientation peut entraîner un décalage du zéro, autrement dit la valeur mesurée n'indique pas zéro lorsque la cuve est vide ou partiellement remplie.




Туре	Axe horizontal de la membrane de process (A)	_	Membrane de process orientée vers le bas (C)
PMP23	Position d'étalonnage, aucun effet	Jusqu'à +4 mbar (+0,058 psi)	Jusqu'à -4 mbar (-0,058 psi)

Emplacement de montage

Mesure de pression

Mesure de la pression dans les gaz

Monter l'appareil avec une vanne d'arrêt au-dessus de la prise de pression de sorte que les éventuels condensats puissent s'écouler dans le process.



A0021904

- 1 Appareil
- 2 Vanne d'arrêt

Mesure de la pression dans les vapeurs


Pour la mesure de pression dans la vapeur, utiliser un siphon. Le siphon réduit la température à presque la température ambiante. Monter l'appareil avec une vanne d'arrêt à la même hauteur que la prise de pression.

Avantage:

Uniquement des effets thermiques mineurs/négligeables sur l'appareil.

Respecter la température ambiante max. autorisée pour le transmetteur!


18



- 1 Appareil
- 2 Vanne d'arrêt
- 3 Siphon

Mesure de la pression dans les liquides

Monter l'appareil avec une vanne d'arrêt à la même hauteur que la prise de pression.




l Appareil

2 Vanne d'arrêt

Mesure de niveau

- \bullet Toujours installer l'appareil sous le point de mesure le plus bas.
- Ne pas installer l'appareil aux positions suivantes :
 - Dans la veine de remplissage
 - A la sortie de la cuve
 - Dans la zone d'aspiration d'une pompe
 - Ou en un point dans la cuve qui pourrait être soumis aux impulsions de pression d'un agitateur.



A0024405

Environnement

Gamme de température ambiante

Appareil	Gamme de température ambiante 1)
PMP23	-40 +85 °C (−40 +185 °F)
PMP23 avec IO-Link	-40 +70 °C (−40 +158 °F)
PMP23	Appareils pour zone explosible : -40 +70 °C (-40 +158 °F)

Exception: le câble suivant est conçu pour une gamme de température ambiante de
 -25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F): Configurateur de produit, caractéristique de commande "Accessoire fourni"
 option "RZ".

Gamme de température de stockage

−40 ... +85 °C (−40 ... +185 °F)

Classe climatique

Appareil	Classe climatique	Remarque
PMP23	Classe 4K4H	Température de l'air : $-20 \dots +55$ °C ($-4 \dots +131$ °F), Humidité relative : 4 à 100 % Satisfaite selon DIN EN 60721-3-4 (condensation possible)

Indice de protection

Appareil	Raccordement	Indice de protection	Option 1)
PMP23	Câble 5 m (16 ft)	IP66/68 ²⁾ Boîtier NEMA type 4X/6P	A
PMP23	Câble 10 m (33 ft)	IP66/68 ²⁾ Boîtier NEMA type 4X/6P	В
PMP23	Câble 25 m (82 ft)	IP66/68 ²⁾ Boîtier NEMA type 4X/6P	С
PMP23	Connecteur M12	IP65/67 Boîtier NEMA type 4X	М
PMP23	Connecteur M12 en métal	IP66/69 ³⁾ Boîtier NEMA type 4X	N
PMP23	Connecteur électrovanne ISO4400 M16	IP65 Boîtier NEMA type 4X	U
PMP23	Connecteur électrovanne ISO4400 NPT ½	IP65 Boîtier NEMA type 4X	V

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande pour "Raccordement électrique"
- 2) IP 68 (1,83 m H2O pendant 24 h)
- 3) Désignation de l'indice de protection IP selon DIN EN 60529. La désignation précédente "IP69K" selon DIN 40050 Part 9 n'est plus valable (norme retirée le 1er novembre 2012). Les tests requis par les deux standards sont identiques.

Résistance aux vibrations

Norme de contrôle	Résistance aux vibrations
IEC 60068-2-64:2008	Garanti pour 5 à 2 000 Hz : 0,05g ² /Hz

Compatibilité électromagnétique

- Émissivité selon EN 61326-1 équipement B
- Immunité aux interférences selon EN 61326-1 (domaine industriel)
 Appareils avec IO-Link: Pour l'utilisation prévue, la sortie tout ou rien peut commuter pendant 0,2 s en mode communication en cas de défauts transitoires (uniquement pour les appareils avec IO-Link).
- Recommandation NAMUR CEM (NE21) (pas pour les appareils avec IO-Link)
- Écart maximum : 1,5 % avec TD 1:1

Pour plus de détails, se référer à la déclaration de conformité (appareils sans IO-Link).

Process

Gamme de température process pour les appareils avec membrane de process métallique

Appareil	Gamme de température de process
PMP23	−10 +100 °C (+14 +212 °F)
PMP23 Nettoyage SEP	A $+135^{\circ}$ C ($+275^{\circ}$ F) pendant une heure maximum (appareil en service mais pas dans les spécifications de mesure)

Applications avec variations de température

Des sauts thermiques peuvent engendrer des écarts de mesure limités dans le temps. La compensation de température interne se fait d'autant plus rapidement que la variation de température est petite et l'intervalle de temps long.

Pous plus d'informations, veuillez contacter votre agence Endress+Hauser.

Indications de pression

AVERTISSEMENT

La pression maximale pour l'appareil de mesure dépend de son élément le plus faible.

- ▶ Pour les spécifications de pression, voir la section "Gamme de mesure" et la section "Construction".
- ► La Directive des équipements sous pression (2014/68/EU) utilise l'abréviation "PS". Cette abréviation "PS" correspond à la MWP (Maximum working pressure/pression maximale de travail) de l'appareil de mesure.
- ▶ MWP (pression maximale de travail) : La MWP (pression maximale de travail) est indiquée sur la plaque signalétique. Cette valeur se base sur une température de référence de +20 °C (+68 °F) et peut être appliquée à l'appareil pendant une durée illimitée. Tenir compte de la dépendance à la température de la MWP.
- ▶ OPL (seuil de surpression): La pression d'essai correspond au seuil de surpression du capteur et ne peut être appliquée que temporairement pour garantir que la mesure se trouve dans les spécifications et qu'aucun dommage permanent n'apparaît. Pour des combinaisons gammes de capteur et raccords process pour lesquelles l'OPL (Over pressure limit) du raccord process est inférieure à la valeur nominale du capteur, l'appareil de mesure est réglé en usine sur la valeur OPL du raccord process au maximum. Si vous voulez utiliser toute la gamme du capteur, choisissez un raccord process avec une valeur OPL plus élevée.

Construction mécanique

i

Pour les dimensions, voir le Configurateur de produit : www.endress.com

Rechercher le produit \rightarrow cliquer sur "Configurer" à droite de la photo du produit \rightarrow après la configuration, cliquer sur "CAO"

Les dimensions suivantes sont des valeurs arrondies. Pour cette raison, elles peuvent dévier légèrement des dimensions indiquées sur www.endress.com.

Construction, dimensions

Hauteur de l'appareil


La hauteur de l'appareil est calculée à partir de

- la hauteur du raccord électrique
- la hauteur du boîtier et
- la hauteur du raccord process correspondant.

Les chapitres suivants reprennent les différentes hauteurs des composants. Vous pouvez déterminer simplement la hauteur de l'appareil en additionnant les différentes hauteurs individuelles. Le cas échéant, respecter également l'écart de montage (espace nécessaire au montage de l'appareil). Pour ce faire vous pouvez utiliser les tableaux suivants :

Chapitre	Page	Hauteur	Exemple
Raccordement électrique	→ 🖺 22	(A)	
Hauteur du boîtier	→ 🖺 23	(B)	
Hauteur du raccord process	→ 🖺 24	(C)	A
Ecart de montage	-	(D)	B
			A0027268

Raccordement électrique




Pos.	Désignation	Matériau	Poids kg (lbs)	Appareil	Option 1)
A	Connecteur M12 IP65/67 (Autres dimensions → 🖺 39)	Capot du boîtier en plastique	0,012 (0.03)	PMP23	M Un connecteur enfichable avec câble peut être commandé comme accessoire → 🖺 39
В	Connecteur M12 IP66/69	Capot du boîtier en métal	0,030 (0.07)	PMP23	Dans le cas de l'indice de protection IP69, le capot du boîtier est en métal. Peut être commandé séparément via l'option "N".
С	Connecteur électrovanne M16	Plastique PPSU	0,060 (0.14)	PMP23	U
С	Connecteur électrovanne NPT ½	Plastique PPSU	0,060 (0.14)	PMP23	V

Pos.	Désignation	Matériau	Poids kg (lbs)	Appareil	Option 1)
D	Câble 5 m (16 ft)	PUR (UL94V0)	0,280 (0.62)	PMP23	A
D	Câble 10 m (33 ft)	PUR (UL94V0)	0,570 (1.26)	PMP23	В
D	Câble 25 m (82 ft)	PUR (UL94V0)	1,400 (3.09)	PMP23	С

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccordement électrique"


Boîtier



Appareil	Matériau	Poids kg (lbs)
PMP23	Inox 316L	0,100 (0.22)

Raccords process avec membrane de process métallique affleurante


Filetage ISO 228 G



Pos.	Description	Joint	Matériau	Poids	Agrément	Option 1)
				kg (lbs)		
А	Filetage ISO 228 G 1" A	Joint métallique	316L	0,270 (0.60)	CRN	WQJ
В	Filetage ISO 228 G 1" A	Joint positionné via joint torique. Un joint torique VMQ est fourni avec les accessoires QJ et QK.	316L	0,270 (0.60)	EHEDG, 3A ²⁾ , CRN	WSJ

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process"
- 2) EHEDG et 3A uniquement en combinaison avec un manchon à souder \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 38

Filetage M24 x 1,5




Unité de mesure mm (in). Diamètre de la membrane de process : $17,2\,\mathrm{mm}$ ($0,68\,\mathrm{in}$)

Désignation	Joint	Matériau	Poids	Agrément	Option 1)
			kg (lbs)		
M24 x 1.5 ²⁾	Joint torique EPDM (2), prémonté	316L	0,150 (0.33)	EHEDG, 3A, CRN	X2J
M24 x 1,5 ²⁾	Joint torique FKM (2), prémonté	316L	0,150 (0.33)	EHEDG, 3A, CRN	ХЗЈ

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process"
- 2) couple de serrage 65 Nm (48 lbf ft)


Raccords hygiéniques



Position	Désignation	Pression nominale	Matériau 1)	Poids	Agrément	Option 2)
		PN		kg (lbs)		
A	DIN 11851 DN 25	40	316L	0,360 (0.79)	3A, EHEDG, CRN	1GJ
В	DIN 11851 DN 40	40	316L	0,520 (1.15)	3A, EHEDG, CRN	1JJ
С	DIN 11851 DN 50	25	316L	0,760 (1.68)	3A, EHEDG, CRN	1DJ
D	SMS 1 1/2	25	316L	0,440 (0.97)	3A, CRN	4QJ

- 1) Rugosité des surfaces en contact avec le produit Ra \leq 0,76 μm (29.9 μin).
- 2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process"


Raccords hygiéniques



Position	Désignation	Agrément	Pression nominale	Matériau 1)	Poids	Option 2)
			PN		kg (lbs)	
A	Clamp ISO 2852 DN22	3A, EHEDG, CRN	40	316L	0,090 (0.20)	3AJ
В	Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 - DN 38 (1" - 1 ½"), DIN32676 DN25-38	3A, EHEDG, CRN	40	316L	0,160 (0.35)	3CJ
С	Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51 (2"), DIN32676 DN50, EHEDG, 3A	3A, EHEDG, CRN	40	316L	0,230 (0.51)	3EJ
D	Varivent F tube DN25-32	3A, EHEDG, CRN	40	316L	0,350 (0.77)	41J
Е	Varivent N tube DN40-162	3A, EHEDG, CRN	40	316L	0,630 (1.39)	42J

- 1) Rugosité des surfaces en contact avec le produit Ra \leq 0,76 μ m (29.9 μ in).
- 2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process"

Raccords hygiéniques



- La rugosité de la surface en contact avec le produit est Ra \leq 0,76 µm (30 µin).
- Joint torique EPDM avec bague d'appui AISI 316L (1.4404) : FDA, USP classe VI ; 1 pc, référence : 71431380

Désignation	Pression nominale	Poids	Agrément 1) 2)	Option ³⁾
	bar (psi)	kg (lb)		
Adaptateur process universel Joint torique EPDM avec bague d'appui (4) ⁴⁾	10 (145)	0,730 (1.61)	CRN	52J

- 1) Agrément CSA : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément"
- 2) Pour les agréments supplémentaires, voir le Configurateur de produit.
- 3) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process"
- 4) Avec agrément EHEDG.

Matériaux en contact avec le process

AVIS

 Les composants d'appareil en contact avec le process sont décrits dans les chapitres "Construction" et "Informations nécessaires à la commande".

Certificat de conformité TSE (encéphalopathie spongiforme transmissible)

Ce qui suit s'applique à tous les composants de l'appareil en contact avec le process :

- Ils ne contiennent aucun matériau d'origine animale.
- Lors de la production et de la fabrication, aucun outil ni consommable d'origine animale n'a été utilisé.

Raccords process

- Endress+Hauser fournit un raccord fileté en inox conformément à AISI 316L (numéro de matériau DIN/ EN 1.4404 ou 1.4435). Du point de vue de leur propriété de stabilité à la température, les matériaux 1.4404 et 1.4435 sont regroupés sous 13E0 dans la norme EN 1092-1: 2001 Tab. La composition chimique de ces deux matériaux peut être identique.
- "Raccords clamp" et "Raccords process hygiéniques" : AISI 316L (numéro matériau DIN/EN 1.4435)

Membrane de process


Description	Matériau
Membrane de process métallique	AISI 316L (numéro de matériau DIN/EN 1.4435)

Joints

Voir le raccord process spécifique.

Matériaux sans contact avec le process

Boîtier



Pos.	Composant	Matériau
1	Connecteur électrovanne	 Joint : NBR Connecteur : PA Vis : V2A
2	Câble	Vis de pression : PVDFJoint : TPE-VCâble : PUR (UL 94 V0)
3	Élément de conception	PBT/PC
4	Raccordement	PPSU
5	Connecteur M12	Plastique : PPSU
6	Connecteur M12	316L (1.4404) Le capot métallique du boîtier peut être commandé en option. Pour IP69 : capot boîtier métallique.
7	Élément de compensation en pression	316L (1.4404)
8	Boîtier	316L (1.4404)
9	Plaques signalétiques	Gravées au laser directement sur le boîtier

Huile de remplissage

Appareil	Huile de remplissage
PMP23	Huile synthétique polyalphaoléfine FDA 21 CFR 178.3620, NSF H1

Nettoyage

Appareil	Description	Option 1)
PMP23	Dégraissé	НА

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Service"

Opérabilité

IO-Link (en option)

Concept de configuration pour les appareils avec IO-Link

Structure de menus orientée utilisateur

Mise en service rapide et sûre

Menus guidés spécifiques aux applications

Configuration sûre

Configuration en différentes langues :

Via IO-Link: anglais

Un niveau de diagnostic efficace améliore la disponibilité de la mesure

- Mesures correctives
- Options de simulation

Information IO-Link

IO-Link est une connexion point-à-point pour la communication entre l'appareil de mesure et un maître IO-Link. L'appareil de mesure dispose d'une interface de communication IO-Link de type 2 avec une deuxième fonction IO sur la broche 4. Cela nécessite un élément compatible IO-Link (maître IO-Link) pour fonctionner. L'interface de communication IO-Link permet un accès direct aux données de process et de diagnostic. Il offre également la possibilité de configurer l'appareil de mesure en cours de fonctionnement.

Couche physique, l'appareil de mesure prend en charge les caractéristiques suivantes :

- IO-Link specification : version 1.1
- IO-Link Smart Sensor Profile 2nd Edition (prend en charge l'étendue minimale d'IdentClass)
- Mode SIO : oui
- Vitesse: COM2; 38,4 kBaud
- Durée du cycle min. : 2,5 msec.
- Largeur des données de process : 32 bit
- Sauvegarde des données IO-Link : oui
- Configuration des blocs : oui

Téléchargement IO-Link

http://www.endress.com/download

- Sélectionner "Logiciel" comme type de média
- Sélectionner "Driver d'appareil" comme type de logiciel Sélectionner IO-Link (IODD)
- Dans le champ "Recherche texte", entrer le nom de l'appareil.


https://ioddfinder.io-link.com/

Rechercher par

- Fabricant
- Numéro d'article
- Type de produit

Switch output

Comportement de la sortie tout ou rien



- O Signal O. Sortie ouverte à l'état de repos
- 1 Signal 1. Sortie fermée à l'état de repos
- 2 Hystérésis
- SP1 Point de commutation
- RP1 Point de switchback
- HNO Contact de fermeture
- HNC Contact d'ouverture

Afficheur enfichable PHX20 (en option)

Les appareils avec un connecteur électrovanne peuvent être équipés d'un afficheur local optionnel PHX20.

Désignation	Option 1)
Afficheur enfichable PHX20, IP65	RU

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Accessoires"

Un affichage à cristaux liquides à 1 ligne (LCD) est utilisé. L'afficheur local montre les valeurs mesurées, les messages d'erreur et les messages d'information. L'affichage de l'appareil peut être orienté par pas de 90°. Selon l'orientation de l'appareil, il est donc facile de lire les valeurs mesurées.

Caractéristiques techniques

Affichage :	Affichage par LED rouges, 4 chiffres
Hauteur des chiffres :	7,62 mm ; signe décimal réglable
Gamme d'affichage :	-19999999
Précision :	0,2% de l'étendue de mesure ±1 chiffre
Raccordement électrique :	Au transmetteur avec une sortie 4 à 20 mA et un connecteur d'angle DIN 43 650, avec protection contre les inversions de polarité
Alimentation de l'affichage :	Pas nécessaire, auto-alimenté par la boucle de courant
Chute de tension :	≤ 5 V (correspond à la charge : max. 250 Ω)
Taux de conversion :	3 mesures par seconde
Amortissement :	0,3 à 20 s (réglable)
Sauvegarde des données :	EEPROM non volatile
Message d'erreur :	HI : dépassement de gamme par excès LO : dépassement de gamme par défaut
Programmation :	Via 2 boutons, par menus déroulants, mise à l'échelle de la gamme d'affichage, signe décimal, amortissement, message d'erreur
Indice de protection :	IP 65

32

Effet de la température sur l'affichage :	0,1% / 10 K
Compatibilité électromagnétique (CEM) :	Emissivité selon EN 50081, immunité aux interférences selon EN 50082
Charge de courant admissible :	max. 60 mA
Température ambiante :	0 +60 °C (+32 +140 °F)
Matériau du boîtier :	Plastique Pa6 GF30, bleu Face avant en PMMA, rouge
Référence :	52022914

Device Search (IO-Link)

Le paramètre Device Search est utilisé pour identifier de manière unique l'appareil lors de l'installation.

Certificats et agréments

Marquage CE

L'appareil remplit les exigences légales des directives CE correspondantes. Endress+Hauser confirme que l'appareil a été testé avec succès en appliquant la marque CE.

RoHS

L'ensemble de mesure est conforme aux restrictions des substances de la Directive 2011/65/EU (Limitation des substances dangereuses) (RoHS 2).

Marquage RCM

Le produit ou l'ensemble de mesure fourni satisfait aux exigences de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority) en matière d'intégrité des réseaux, d'interopérabilité et de caractéristiques de performance ainsi qu'aux réglementations en matière d'hygiène et sécurité. Ici, en particulier, les dispositions réglementaires pour la compatibilité électromagnétique sont satisfaites. Les produits portent la marque RCM sur la plaque signalétique.



A0029561

Conformité EAC

Les appareils PMP21 et PMP23 répondent aux exigences légales des règlements EAC applicables. Ceux-ci sont énumérés dans la déclaration de conformité EAC correspondante, avec les normes appliquées.

Par l'apposition du marquage EAC, Endress+Hauser atteste que l'appareil a passé les tests avec succès.

Agrément

CSA C/US General Purpose

Conseils de sécurité (XA)

Selon l'agrément, les Conseils de sécurité (XA) suivants sont fournis avec l'appareil. Ils font partie intégrante du manuel de mise en service.



La plaque signalétique indique les Conseils de sécurité (XA) qui s'appliquent à l'appareil.

Adapté aux applications hygiéniques

Pour des informations sur le montage et les agréments, voir la documentation SD02503F "Agréments hygiéniques".

Pour les informations sur les adaptateurs testés 3-A et EHEDG, voir la documentation TI00426F "Adaptateur à souder, adaptateur process et brides".

Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (PED)

Équipement sous pression avec pression autorisée ≤ 200 bar (2 900 psi)

Les équipements sous pression (pression maximale autorisée PS \leq 200 bar (2 900 psi)) peuvent être classés comme des accessoires sous pression conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE. Si la pression maximale autorisée est \leq 200 bar (2 900 psi) et que le volume pressurisé de l'équipement sous pression est \leq 0,1 l, l'équipement sous pression est soumis à la directive relative aux équipements sous pression (voir la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE, article 4, point 3). La directive sur les équipements sous pression exige seulement que l'équipement sous pression soit conçu et fabriqué conformément aux "bonnes pratiques d'ingénierie d'un État membre".

Causes:

- Directive sur les équipements sous pression (PED) 2014/68/UE, article 4, point 3
- Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE, Commission's Working Group "Pressure", Guideline A-05 + A-06

Remarque:

Un examen partiel est effectué pour les instruments sous pression qui font partie d'un équipement de sécurité destiné à protéger une conduite ou une cuve contre le dépassement des limites autorisées (accessoire de sécurité conforme à la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression, article 2, point 4).

Déclarations du fabricant

Selon la configuration désirée, les documents suivants peuvent être commandés en option avec l'appareil :

- Conformité FDA
- Sans EST : matériaux exempts de substances d'origine animale
- Règlement (CE) n° 2023/2006 (GMP)
- Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Téléchargement de la Déclaration de conformité

www.fr.endress.com → Télécharger

Autres normes et directives

Les directives et normes européennes applicables figurent dans les déclarations de conformité de l'UE. En outre, les normes suivantes ont été appliquées :

DIN EN 60770 (IEC 60770):

Transmetteur pour la commande et la régulation dans des systèmes de l'industrie des process, partie 1 : méthodes d'évaluation du comportement en service

Méthodes d'évaluation de la performance de transmetteurs destinés au contrôle et à la régulation au sein de systèmes numériques de contrôle commande industriels.

DIN 16086:

Instruments électriques pour la mesure de pression, capteurs de pression, transmetteurs de pression, instruments de mesure de pression, concepts, spécifications relatives aux fiches techniques

Procédure d'écriture des spécifications dans les fiches techniques pour les instruments électriques destinés à la mesure de pression, capteurs de pression et transmetteurs de pression.

EN 61326-X:

Norme sur la compatibilité électromagnétique d'appareils électriques de mesure, de commande et de laboratoire.

EN 60529:

Indices de protection fournis par les boîtiers (code IP)

NAMUR - Groupement d'intérêts des techniques d'automatisation de l'industrie des process.

 ${\rm NE21}$ - Compatibilité électromagnétique (CEM) de matériels électriques pour les techniques de commande de process et de laboratoire.

NE43 - Uniformisation du niveau de signal pour l'information de panne de transmetteurs numériques.

NE44 - Normalisation des indicateurs d'état sur les instruments PCT à l'aide de diodes électroluminescentes

NE53 - Logiciel d'appareils de terrain et d'appareils de traitement de signaux avec électronique numérique

Agrément CRN

Un agrément CRN est disponible pour certaines versions d'appareil. Pour un appareil agréé CRN, il faut commander un raccord process agréé CRN avec un agrément CSA. Le numéro d'enregistrement 0F18141.5C est affecté aux appareils agréés CRN.

Informations à fournir à la commande : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process" (les raccords process CRN sont indiqués dans la section "Construction mécanique").

Unité d'étalonnage

Désignation	Option 1)
Gamme capteur ; %	A
Gamme capteur ; mbar/bar	В
Gamme capteur ; kPa/MPa	С

Désignation	Option 1)
Gamme capteur ; psi	F
Spécifique au client ; voir spéc. supplémentaires	J

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Étalonnage ; unité"

Étalonnage

Désignation	Option 1)
Certificat d'étalonnage en 3 points ²⁾	F3

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Étalonnage"
- 2) Pas de rapport de test final pour les sorties PNP.

Certificats de réception

Appareil	Désignation	Option 1)
PMP23	Certificat matière 3.1, éléments métalliques en contact avec le produit, certificat de réception EN10204-3.1	JA
PMP23	Mesure de la rugosité ISO4287/Ra, éléments métalliques en contact avec le produit, certificat de réception	KB

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Test, certificat"



Documentation actuellement disponible sur le site web Endress+Hauser : www.endress.com \rightarrow "Télécharger" ou en entrant le numéro de série de l'appareil sous Outils en ligne dans le Device Viewer.

Service

Documentation produit imprimée

Une version imprimée (sur papier) des rapports de test, des déclarations et des certificats de réception peut être commandée en option via la caractéristique de commande 570 "Service", option I7 "Documentation produit imprimée". Les documents sont ensuite fournis avec l'appareil lors de la livraison.

Agrément additionnel

Appareil	Désignation	Option 1)
PMP23	EHEDG, déclaration	LD
PMP23	3A, déclaration	LB
PMP23	Déclaration de conformité CE1935/2004, parties en contact avec le produit	L3

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément supplémentaire"

Informations à fournir à la commande

Des informations détaillées à fournir à la commande sont disponibles :

- Dans le Configurateur de produit sur le site web Endress+Hauser: www.endress.com -> Cliquez sur "Corporate" -> Sélectionnez votre pays -> Cliquez sur "Products" -> Sélectionnez le produit à l'aide des filtres et des champs de recherche -> Ouvrez la page produit -> Le bouton "Configurer" à droite de la photo du produit ouvre le Configurateur de produit.
- Auprès de votre agence Endress+Hauser : www.addresses.endress.com

Le configurateur de produit - l'outil pour la configuration individuelle des produits

- Données de configuration actuelles
- Selon l'appareil : entrée directe des données spécifiques au point de mesure comme la gamme de mesure ou la langue de programmation
- Vérification automatique des critères d'exclusion
- Création automatique de la référence de commande avec édition en format PDF ou Excel
- Possibilité de commande directe dans le shop en ligne Endress+Hauser

Contenu de la livraison

- Appareil de mesureAccessoires en optionInstructions condensées
- Certificats

Accessoires

Manchon à souder

Il existe différents manchons à souder pour le montage sur cuve ou sur conduite.

Appareil	Description	Option 1)	Référence
PMP23	Manchon à souder M24, d=65, 316L	PM	71041381
PMP23	Manchon à souder M24, d=65, 316L certificat matière 3.1 PN 71041383 EN10204-3.1, certificat de réception		71041383
PMP23	Manchon à souder G1, 316L, joint métallique conique	QE	52005087
PMP23	Manchon à souder G1, 316L, 3.1, étanchéité métal conique, certificat matière EN10204-3.1, certificat de réception	QF	52010171
PMP23	Adaptateur outil de soudage G1, laiton	QG	52005272
PMP23	Manchon à souder G1, 316L, joint torique silicone	QJ	52001051
PMP23	Manchon à souder G1, 316L, 3.1, joint torique silicone, certificat matière EN10204-3.1, certificat de réception	QK	52011896
PMP23	Manchon à souder Uni D65, 316L	QL	214880-0002
PMP23	Manchon à souder Uni D65, 316L certificat matière 3.1 EN10204-3.1, certificat de réception	Qm	52010174
PMP23	Adaptateur outil de soudage Uni D65/D85, laiton	QN	71114210
PMP23	Manchon à souder Uni D85, 316L	QP	52006262
PMP23	Manchon à souder Uni D85, 316L certificat matière 3.1 EN10204-3.1, certificat de réception		52010173

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Accessoire fourni"

En cas d'installation horizontale et d'utilisation de manchons à souder munis d'un orifice de fuite, s'assurer que l'orifice de fuite est orienté vers le bas. Cela permet de détecter les fuites le plus rapidement possible.

Adaptateur process M24

Les adaptateurs de process suivants peuvent être commandés pour les raccords process avec option de commande X2J et X3J:

Appareil	Description	Référence	Référence avec certificat de réception 3.1 EN10204
PMP23	Varivent F DN32 PN40	52023996	52024003
PMP23	Varivent N DN50 PN40	52023997	52024004
PMP23	DIN11851 DN40	52023999	52024006
PMP23	DIN11851 DN50	52023998	52024005
PMP23	SMS 1½"	52026997	52026999
PMP23	Clamp 1½"	52023994	52024001
PMP23	Clamp 2"	52023995	52024002
PMP23	APV Inline	52024000	52024007

Raccords de conduite M24 affleurants

Appareil	Description	Option 1)
PMP23	Raccord de conduite DN25 DIN11866, soudé, montage affleurant, pour les appareils avec raccordement M24	QS
PMP23	Raccord de conduite DN25 DIN11866, raccord Clamp DIN32676, montage affleurant, pour les appareils avec raccordement M24	QT
PMP23	Raccord de conduite DN32 DIN11866, soudé, montage affleurant, pour les appareils avec raccordement M24	QU

Appareil	Description	Option 1)
PMP23	Raccord de conduite DN32 DIN11866, raccord Clamp DIN32676, montage affleurant, pour les appareils avec raccordement M24	QV
PMP23	Raccord de conduite DN40 DIN11866, soudé, montage affleurant, pour les appareils avec raccordement M24	QW
PMP23	Raccord de conduite DN40 DIN11866, raccord Clamp DIN32676, montage affleurant, pour les appareils avec raccordement M24	QX
PMP23	Raccord de conduite DN50 DIN11866, soudé, montage affleurant, pour les appareils avec raccordement M24	QY
PMP23	Raccord de conduite DN50 DIN11866, raccord Clamp DIN32676, montage affleurant, pour les appareils avec raccordement M24	QZ

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Accessoire fourni"

Afficheur enfichable PHX20

→ 🖺 32

Douille enfichable M12

Douille	Indice de protection	Matériau	Option 1)	Référence
M12 (raccord auto-adaptant au connecteur M12)	IP67	Écrou fou : Cu Sn/NiCorps : PBTJoint : NBR	R1	52006263
53 (2.09) A0024475				
M12 90 degrés avec câble 5 m (16 ft)	IP67	Écrou fou : GD Zn/NiCorps : PURCâble : PVC	RZ	52010285
240 (1.57) ≥40 (1.57)		Couleurs des câbles 1 = BN = brun 2 = WT = blanc 3 = BU = bleu 4 = BK = noir		
≥40 (1.57) A0024476		■ 4 = BK = noir		

Douille	Indice de protection	Matériau	Option 1)	Référence
M12 90 degrés (raccord auto-adaptant au connecteur M12)	IP67	Écrou fou : GD Zn/NiCorps : PBTJoint : NBR	RM	71114212
(1.1) (1.1) (1.1) (20 (0.79) A0024478				
M12 90 degrés avec câble 5 m (16 ft) (préconfectionné à une extrémité)	IP69 ²⁾	■ Écrou fou : 316L (1.4435) ■ Corps et câble : PVC et PUR	RW	52024216
80 11.1 ≥40 (1.57) A0024477				

- 1)
- Configurateur de produit, caractéristique de commande "Accessoire fourni" Désignation de l'indice IP selon DIN EN 60529. La désignation précédente "IP69K" selon DIN 40050 Partie 9 n'est plus valable (norme retirée le 1er novembre 2012). Les tests requis par les deux normes sont identiques. 2)

Documentation complémentaire

Domaine d'activités	Mesure de pression – Appareils de mesure pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit :		
	FA00004P		
Information technique	 TI00241F: Procédures de test CEM TI00426F: Manchons à souder, adaptateurs de process et brides (aperçu) 		
Manuel de mise en service	BA01271P		
	BA01784P (appareils avec IO-Link)		
Instructions condensées	KA01164P (pas pour les appareils avec IO-Link)		
Conseils de sécurité (XA)	Selon l'agrément, les Conseils de sécurité (XA) suivants sont fournis avec l'appareil. Ils font partie intégrante du manuel de mise en service.		
	La plaque signalétique indique les Conseils de sécurité (XA) qui s'appliquent à l'appareil.		

Marques déposées

② IO-Link

est une marque déposée par le groupe IO-Link.





www.addresses.endress.com