
# Manual de instrucciones Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA

Radar de onda guiada









# Índice de contenidos

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Sobre este documento5Finalidad del documento5Símbolos51.2.1Símbolos de seguridad51.2.2Símbolos eléctricos51.2.3Símbolos de herramientas51.2.4Símbolos para ciertos tipos de información y gráficos6Lista de abreviaciones6Documentación7Marcas registradas8	6.2	<ul> <li>6.1.7 Sujeción de la sonda</li> <li>6.1.8 Situaciones de instalación especiales</li> <li>Montaje del equipo</li> <li>6.2.1 Lista de herramientas</li> <li>6.2.2 Montaje de la sonda de varilla</li> <li>6.2.3 Acortar la sonda</li> <li>6.2.4 Equipo con compensación de la fase de gas: montaje de la varilla de sonda</li> <li>6.2.5 Montaje del equipo</li> <li>6.2.6 Montaje del "Cabezal", versión remota</li> <li>6.2.7 Giro de la caja del transmisor</li> </ul>	20 33 33 33 33 44 44 44 44
2	Instrucciones de seguridad básicas 9	6.3	6.2.8 Cambio de orientación del indicador Comprobación tras el montaje	
2.1 2.2	Requisitos que debe cumplir el personal 9 Uso pretendido	0.5	comproductor trus er montaje	1
2.3	Seguridad en el puesto de trabajo 10	7	Conexión eléctrica	45
2.4 2.5	Funcionamiento seguro10Seguridad del producto102.5.1Marca CE112.5.2Conformidad EAC11	7.1	Requisitos de conexión	4: 4:
_			7.1.4 Tensión de alimentación	4
3	Descripción del producto 12	7.2	7.1.5 Protección contra sobretensiones	
3.1	Diseño del producto       12         3.1.1       Levelflex FMP51/FMP52/FMP54/FMP55       12         3.1.2       Cabezal       13	7.2	Conexión del equipo	49
<i>/</i> .	Decensión de material e		resorte	49
4	Recepción de material e	7.2	compartimento de conexiones	
<i>l</i> . 1	identificación del producto 14	7.3	Verificación tras la conexión	51
4.1 4.2	Recepción de material14Identificación del producto14	8	Opciones de configuración	5.
	4.2.1 Placa de identificación	8.1	Visión general de las opciones de configuración	5
5	Almacenamiento, transporte 16		través del indicador local	5
5.1	Temperatura de almacenamiento 16		8.1.2 Acceso al menú de configuración a través del software de configuración .	52
5.2	Transporte hasta el punto de medida 16	8.2	Estructura y función del menú de	
6	Instalación		configuración	5
6.1	Requisitos de montaje		configuración	
	6.1.2 Montaje en condiciones de espacio cerrado		acceso relacionada	
	6.1.3 Notas sobra la carga mecánica de la sonda 20	8.3	Módulo indicador y de configuración 8.3.1 Formato de visualización	5
	6.1.4 Capacidad de carga lateral (resistencia a la flexión) de las		<ul><li>8.3.2 Elementos de configuración</li><li>8.3.3 Introducción de números y texto</li></ul>	6; 6;
	6.1.5 Información sobre la conexión a		8.3.5 Visualización de la curva envolvente	U <sup>4</sup>
	proceso		en el módulo indicador y de configuración	6
		1		

9	Integración en el sistema	66	14	Reparación	. 89
9.1	Visión general del fichero maestro del equipo		14.1	Información general	. 89
	(GSD)	66		14.1.1 Planteamiento de las reparaciones	. 89
9.2	Ajuste de la dirección del equipo			14.1.2 Reparación de equipos con	
	9.2.1 Direccionamiento por hardware			certificación Ex	. 89
	9.2.2 Direccionamiento por software	67		14.1.3 Sustitución de los módulos del	0.0
				sistema electrónico	
10	Puesta en marcha usando el		14.2	14.1.4 Sustitución de un equipo	
	asistente	68	14.3	Devolución	
			14.4	Eliminación	
11	Puesta en marcha a través del				
	menú de configuración	69	15	Accesorios	91
11.1	Instalación y comprobación de funciones	69	15.1	Accesorios específicos del equipo	91
11.1	Configuración del idioma de manejo	69		15.1.1 Tapa de protección ambiental	
11.3	Comprobación de la distancia de referencia			15.1.2 Soporte de montaje para el	
11.4	Configurar la medición de nivel	71		compartimento de la electrónica	92
11.5	Configuración de la medición de la interfase	73		15.1.3 Prolongación de varilla (equipo de	
11.6	Grabación de la curva de eco de referencia	74		centrado) HMP40	. 94
11.7	Configuración del indicador local	7 <del>-1</del> 75		15.1.4 Kit para montaje, aislado	. 94
11.7	11.7.1 Ajuste de fábrica del indicador local	, ,		15.1.5 Estrella de centrado	. 95
	para mediciones de nivel	75		15.1.6 Contrapeso de centrado	. 98
	11.7.2 Ajuste de fábrica del indicador local	, ,		15.1.7 Visualizador remoto FHX50	100
	para mediciones de la interfase	75		15.1.8 Protección contra sobretensiones	101
	11.7.3 Ajuste del indicador local			15.1.9 Módulo Bluetooth BT10 para	
11.8	Gestión de la configuración	75		equipos HART	
11.9	Protección de los ajustes contra el acceso no		15.2	Accesorios específicos para la comunicación.	103
	autorizado	76	15.3	Accesorios específicos para el	
	4410112440	, 0		mantenimiento	103
12	Diagnóstico y localización y		15.4	Componentes del sistema	
12		77		15.4.1 Memograph M RSG45	104
	resolución de fallos		16	Many de configuración	105
12.1	Localización y resolución de fallos en general.	77	16	Menú de configuración	105
	12.1.1 Errores generales	77	16.1	Visión general sobre el menú de	
	12.1.2 Errores de configuración de	77		configuración (módulo de visualización)	105
177	parámetros	77	16.2	Visión general sobre el menú de	
12.2	Información de diagnóstico en el indicador	70		configuración (software de configuración)	112
	local	79 79	16.3	Menú "Ajuste"	119
	12.2.1 Mensaje de diagnostico	81		16.3.1 Asistente "Mapeado"	132
12.3	Evento de diagnóstico en el software de	01		16.3.2 Submenú "Analog input 1 6"	133
14.)	configuración	81		16.3.3 Submenú "Ajuste avanzado"	135
12.4	Lista de diagnósticos	83	16.4	Menú "Diagnóstico"	186
12.4 $12.5$	Lista de eventos de diagnóstico			16.4.1 Submenú "Lista de diagnósticos"	188
12.6	Libro de registro de eventos	86		16.4.2 Submenú "Lista de eventos"	189
12.0	12.6.1 Historia de eventos	86		16.4.3 Submenú "Información del	100
	12.6.2 Filtrado del libro de registro de	00		dispositivo"	190
	eventos	86		16.4.4 Submenú "Valor medido"	192
	12.6.3 Visión general sobre eventos de	UU		16.4.5 Submenú "Analog input 1 6"	195
	información	86		16.4.6 Submenú "Memorización de valores	10-
12.7	Historial del firmware	87		medidos"	197
14./	instoliai aci ininiwaie	07		16.4.7 Submenú "Simulación"	200
10	To the section of the section of	00		16.4.8 Submenú "Test de dispositivo"	204
13	Mantenimiento	88		16.4.9 Submenú "Heartbeat"	206
13.1	Limpieza externa		<i>;</i>	16 1 44	200
13.2	Instrucciones generales de limpieza	88	indic	e alfabético	ZU /

## 1 Sobre este documento

## 1.1 Finalidad del documento

El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta la instalación, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, pasando por la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y la eliminación de residuos.

## 1.2 Símbolos

## 1.2.1 Símbolos de seguridad

## **⚠** PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se producirán lesiones graves o mortales.

## **ADVERTENCIA**

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones graves y hasta mortales.

## **▲** ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones de gravedad leve o media.

#### **AVISO**

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente nociva. Si no se evita dicha situación, se pueden producir daños en el producto o en sus alrededores.

## 1.2.2 Símbolos eléctricos

Símbolo	Significado	
===	Corriente continua	
~	Corriente alterna	
$\overline{}$	Corriente continua y alterna	
=	Conexión a tierra Borne de tierra que, por lo que se refiere al operador, está conectado a tierra mediante un sistema de puesta a tierra.	
	<b>Tierra de protección (PE)</b> Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión.	
	Los bornes de tierra están situados tanto en el interior como en el exterior del equipo:  Borne de tierra interior: conecta la tierra de protección a la red principal,.  Borne de tierra exterior: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta.	

## 1.2.3 Símbolos de herramientas



Destornillador Phillips



Destornillador de hoja plana



Destornillador torx



Llave Allen



Llave fija

## 1.2.4 Símbolos para ciertos tipos de información y gráficos

## **✓** Admisible

Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos

## **✓** ✓ Preferidos

Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles

## Prohibido

Procedimientos, procesos o acciones que no están permitidos

## Consejo

Indica información adicional



Referencia a documentación



Referencia a gráficos



Nota o paso individual que se debe respetar

#### 1.2.3

Serie de pasos



Resultado de un paso



Inspección visual



Configuración mediante software de configuración



Parámetros protegidos contra escritura

## 1, 2, 3, ...

Número del elemento

## A, B, C, ...

Vistas

## $\triangle \rightarrow \square$ Instrucciones de seguridad

Observe las instrucciones de seguridad incluidas en los manuales de instrucciones correspondientes

## Resistencia de los cables de conexión a la temperatura

Especifica el valor mínimo de temperatura al que son resistentes los cables de conexión

## 1.3 Lista de abreviaciones

## BA

Tipo de documento "Manual de instrucciones"

#### KA

Tipo de documento "Manual de instrucciones abreviado"

#### TI

Tipo de documento "Información técnica"

## SD

Tipo de documento "Documentación especial"

Tipo de documento "Instrucciones de seguridad"

Presión nominal

Presión máxima de trabajo

La PMT se indica en la placa de identificación.

## ToF

Time of Flight

## $\varepsilon_r$ (valor Dk)

Constante dieléctrica relativa

Controlador lógico programable (PLC)

Interfaz común de datos

## BD

Distancia de bloqueo; no se analizan señales dentro de la BD.

## PLC

Controlador lógico programable (PLC)

#### CDI

Interfaz común de datos

Estado de la frecuencia de pulsos (salida de conmutación)

#### 1.4 Documentación



Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
- Endress+Hauser Operations App: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

Según la versión del equipo que se haya pedido, puede estar disponible la documentación siguiente:

Tipo de documento	Finalidad y contenido del documento	
Información técnica (TI)	Ayuda para la planificación de su equipo El documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una visión general de los accesorios y demás productos que se pueden pedir para el equipo.	
Manual de instrucciones abreviado (KA)	Guía para obtener rápidamente el primer valor medido  El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha inicial.	
Manual de instrucciones (BA)	Su documento de referencia  El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta el montaje, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, incluidas las tareas de localización y resolución de fallos, el mantenimiento y el desguace del equipo.	

Tipo de documento	Finalidad y contenido del documento	
Descripción de los parámetros del equipo (GP)	Referencia para sus parámetros El documento proporciona explicaciones detalladas para cada parámetro. Las descripciones están dirigidas a personas que trabajen con el equipo a lo largo de todo su ciclo de vida y lleven a cabo configuraciones específicas.	
Instrucciones de seguridad (XA)	Según la homologación, junto con el equipo también se entregan las instrucciones de seguridad para equipos eléctricos en áreas de peligro. Las instrucciones de seguridad son una parte constituyente del manual de instrucciones.	
	En la placa de identificación se indican las instrucciones de seguridad (XA) que son relevantes para el equipo.	
Documentación complementaria según equipo (SD/FY)	Siga siempre de forma estricta las instrucciones que se proporcionan en la documentación suplementaria relevante. La documentación suplementaria es una parte constituyente de la documentación del equipo.	

## 1.5 Marcas registradas

## **PROFIBUS®**

PROFIBUS y las marcas asociadas (la marca de la asociación, las marcas de tecnología, la marca de la certificación y la marca "Certified by PI") son marcas registradas de PROFIBUS User Organization e.V. (Organización de Usuarios de PROFIBUS), Karlsruhe - Alemania

## Bluetooth®

La marca denominativa *Bluetooth*® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Endress+Hauser de esta marca está sometido a un acuerdo de licencias. El resto de marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

## Apple<sup>®</sup>

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

## Android®

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.

## KALREZ®, VITON®

Marca registrada de DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE EUA

#### **TEFLON®**

Marca registrada de E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, EUA

## TRI-CLAMP®

Marca registrada de Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA

## NORD-LOCK®

Marca registrada de Nord-Lock International AB

#### FISHER®

Marca registrada de Fisher Controls International LLC, Marshalltown, EUA

#### **MASONEILAN®**

Marca registrada de Dresser, Inc., Addison, EUA

## 2 Instrucciones de seguridad básicas

## 2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ► El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- ▶ Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.
- ► Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ► Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- ► Seguir las instrucciones del presente manual.

## 2.2 Uso pretendido

## Aplicación y productos

El instrumento de medición descrito en el presente manual está destinado exclusivamente a la medición de nivel y de la interfase de líquidos. Según la versión pedida, el instrumento de medición también puede medir productos potencialmente explosivos, inflamables, venenosos y oxidantes.

Si se cumplen los valores límite especificados en los "Datos técnicos" y las condiciones recogidas en las instrucciones y en la documentación adicional, el instrumento de medición se puede usar exclusivamente para las mediciones siguientes:

- Variables de proceso medidas: nivel o altura de la interfase
- ► Variables de proceso calculables: volumen o masa en depósitos con cualquier forma (calculado a partir del nivel utilizando la función de linealización)

Para asegurar que el instrumento de medición se mantenga en las condiciones apropiadas durante su tiempo de funcionamiento:

- ▶ Use el instrumento de medición exclusivamente para productos contra los cuales los materiales de las partes en contacto con el producto del proceso sean suficientemente resistentes.
- ► Tenga en cuenta los valores límite recogidos en los "Datos técnicos".

#### Uso incorrecto

El fabricante no es responsable de los daños que se deriven de un uso inapropiado o distinto del previsto.

Aclaración de casos límite:

► En el caso de fluidos especiales y fluidos para limpieza, Endress+Hauser le proporcionará ayuda en la verificación de la resistencia a la corrosión que presentan los materiales de las partes en contacto con el producto fluido, pero no asumirá ninguna responsabilidad ni proporcionará ninguna garantía al respecto.

## Riesgos residuales

La caja del sistema electrónico y los conjuntos que esta contiene (p. ej., el módulo indicador, el módulo del sistema electrónico principal y el módulo del sistema electrónico de E/S) pueden alcanzar temperaturas de hasta 80  $^{\circ}$ C (176  $^{\circ}$ F) debido a la transferencia de calor desde el proceso y a la disipación de energía en el sistema electrónico. El sensor puede alcanzar durante su funcionamiento temperaturas próximas a la del producto.

¡Peligro de quemaduras por contacto con las superficies!

► En el caso de fluidos de proceso con temperaturas elevadas, tome las medidas de protección necesarias para evitar quemaduras por contacto.

## 2.3 Seguridad en el puesto de trabajo

Cuando trabaje con el equipo o en el equipo:

▶ Use los equipos de protección individual requeridos conforme a las normas nacionales.

Con varillas de sonda separables, existe la posibilidad de que el producto penetre por las junturas entre las distintas piezas de la varilla. Es posible que este producto escape cuando las juntas se aflojan. Esto puede producir lesiones en el caso de productos peligrosos (p. ej., corrosivos o tóxicos).

► Al aflojar las juntas entre las piezas individuales de la varilla de sonda, utilice los equipos de protección adecuados para el producto.

## 2.4 Funcionamiento seguro

¡Riesgo de lesiones!

- ► Haga funcionar el equipo únicamente si se encuentra en un estado técnico impecable, sin errores ni fallos.
- ► La responsabilidad de asegurar el funcionamiento sin problemas del equipo recae en el operador.

## Modificaciones del equipo

No está permitido efectuar modificaciones en el equipo sin autorización, ya que pueden dar lugar a peligros imprevisibles:

▶ No obstante, si se necesita llevar a cabo alguna modificación, esta se debe consultar con el fabricante.

## Reparación

Para asegurar el funcionamiento seguro continuado y la fiabilidad:

- ► Lleve a cabo únicamente las reparaciones del equipo que estén permitidas expresamente.
- Tenga en cuenta las normas nacionales relativas a las reparaciones de equipos eléctricos
- ▶ Use exclusivamente piezas de repuesto y accesorios originales del fabricante.

## Área de peligro

Para eliminar riesgos para el personal o la instalación al utilizar el equipo en el área de peligro (p. ej., protección contra explosiones, medidas de seguridad en depósitos a presión):

- ► Compruebe la placa de identificación para verificar si el equipo pedido se puede destinar al uso previsto en el área de peligro.
- ► Cumpla las especificaciones indicadas en la documentación suplementaria aparte, que se incluye como parte integral de las presentes instrucciones.

## 2.5 Seguridad del producto

Este instrumento de medición ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura. Cumple las normas de seguridad y los requisitos legales pertinentes.

## **AVISO**

## Pérdida de grado de protección por abertura del equipo en ambientes húmedos

► Si el equipo se abre en un ambiente húmedo, el grado de protección que se indica en la placa de identificación pierde su validez. Ello también puede perjudicar el funcionamiento seguro del equipo.

## 2.5.1 Marca CE

El sistema de medición satisface los requisitos legales de las Directivas de la UE aplicables. Estas se enumeran en la Declaración UE de conformidad correspondiente, junto con las normas aplicadas.

Para confirmar que el equipo ha superado satisfactoriamente los ensayos correspondientes, el fabricante lo identifica con la marca CE.

## 2.5.2 Conformidad EAC


El sistema de medición satisface los requisitos legales de las directrices EAC aplicables. Puede encontrar una lista de estos en la declaración de conformidad EAC correspondiente, en la que también se incluyen las normas consideradas.

El fabricante confirma que el equipo ha aprobado las verificaciones correspondientes adhiriendo al mismo el marcado EAC.

# 3 Descripción del producto

## 3.1 Diseño del producto


## 3.1.1 Levelflex FMP51/FMP52/FMP54/FMP55



■ 1 Diseño del Levelflex

- 1 Cabezal
- 2 Conexión a proceso (ejemplo en este caso: brida)
- 3 Sonda de cable
- 4 Contrapeso fin de sonda
- 5 Sonda de varilla
- 6 Sonda coaxial

## 3.1.2 Cabezal




■ 2 Diseño de la caja

- 1 Cubierta del compartimento de la electrónica
- 2 Módulo indicador
- 3 Módulo principal de electrónica
- 4 Prensaestopas (1 o 2, depende de la versión del instrumento)
- 5 Placa de identificación
- 6 Módulo de electrónica E/S
- 7 Terminales (de clavija con resorte intercambiables)
- 8 Tapa del compartimento de conexiones
- 9 Terminal de puesta a tierra

## 4 Recepción de material e identificación del producto

## 4.1 Recepción de material



A001687

Realice las siquientes comprobaciones durante la recepción de material:

- ¿El código de pedido indicado en el albarán de entrega (1) coincide exactamente con el que figura en la etiqueta adhesiva del producto (2)?
- ¿La mercancía está indemne?
- ¿Los datos indicados en la placa de identificación concuerdan con los especificados en el pedido y en el albarán de entrega?
- ¿Se proporciona la documentación?
- En caso necesario (véase la placa de identificación): ¿Se proporcionan las instrucciones de seguridad (XA)?
- Si no se cumple alguna de estas condiciones, póngase en contacto con la oficina de ventas del fabricante.

## 4.2 Identificación del producto

Están disponibles las siguientes opciones para identificar el equipo:

- Especificaciones de la placa de identificación
- Código de producto ampliado con desglose de las características del equipo en el albarán de entrega
- ► *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer); introduzca manualmente el número de serie indicado en la placa de identificación.
  - Se muestra toda la información sobre el equipo de medición.
- ► Aplicación Endress+Hauser Operations; introduzca manualmente el número de serie indicado en la placa de identificación o escanee el código matricial 2D que figura en la placa de identificación.
  - Se muestra toda la información sobre el equipo de medición.

## 4.2.1 Placa de identificación

La información que exige la ley y que es aplicable al equipo se muestra en la placa de identificación, p. ej.:

- Identificación del fabricante
- Número de pedido, código ampliado de pedido, número de serie
- Datos técnicos, grado de protección
- Versión del firmware, versión del hardware
- Información relacionada con la homologación, referencia a las instrucciones de seguridad (XA)
- Código DataMatrix (información sobre el equipo)

## 4.2.2 Dirección del fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Alemania

Lugar de fabricación: Véase la placa de identificación.

## 5 Almacenamiento, transporte

## 5.1 Temperatura de almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento admisible: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Utilice el embalaje original.
- Opción para FMP51 y FMP54:  $-50 \dots +80 \,^{\circ}\text{C}$  ( $-58 \dots +176 \,^{\circ}\text{F}$ ) Este rango es aplicable si se seleccionó la opción JN "Transmisor de temperatura ambiente"  $-50 \,^{\circ}\text{C}$  ( $-58 \,^{\circ}\text{F}$ ) en el código de pedido  $580 \,^{\circ}\text{Prueba}$ , certificado". Si la temperatura está permanentemente por debajo de  $-40 \,^{\circ}\text{C}$  ( $-40 \,^{\circ}\text{F}$ ), cabe esperar tasas de fallo superiores.


## 5.2 Transporte hasta el punto de medida

## **ADVERTENCIA**

La caja o la sonda pueden sufrir daños o romperse.

¡Riesgo de lesiones!


- ► Transporte el instrumento de medición hasta el punto de medición en su embalaje original o por la conexión a proceso.
- ► Fije siempre los equipos de elevación (eslingas, cáncamos, etc.) en la conexión a proceso y no levante nunca el equipo sujetándolo por la caja de la electrónica o la sonda. Tenga en cuenta el centro de gravedad del equipo para evitar que se incline o se deslice por error.
- ► Siga las instrucciones de seguridad y cumpla las condiciones de transporte definidas para equipos de más de 18 kg (39,6 lbs) (IEC 61010).



## 6 Instalación

## 6.1 Requisitos de montaje

## 6.1.1 Posición de montaje apropiada



■ 3 Posiciones de instalación

## Requisitos de espacio durante el montaje

- Distancia (A) entre la pared del depósito y las sondas de varilla y de cable:
  - Para paredes metálicas lisas: > 50 mm (2 in)
  - Para paredes de plástico: > 300 mm (12 in) a las piezas metálicas del exterior del depósito
  - Para paredes de hormigón: > 500 mm (20 in), si no, puede que disminuya el rango de medición admisible.
- Distancia (B) entre las sondas de varilla y los accesorios internos (3): > 300 mm (12 in)
- Si se utiliza más de un equipo Levelflex:
  - Distancia mínima entre los ejes del sensor: 100 mm (3,94 in)
- Distancia (C) desde el extremo de la sonda al fondo del depósito:
  - Sonda de cable: > 150 mm (6 in)
  - Sonda de varilla: > 10 mm (0,4 in)
  - Sonda coaxial: > 10 mm (0,4 in)

Las sondas coaxiales se pueden montar a cualquier distancia de la pared y de los accesorios internos.


## Requisitos de montaje adicionales

- Para el montaje en exteriores, se puede utilizar una tapa de protección ambiental (1) para proteger el equipo de condiciones meteorológicas extremas.
- En los depósitos metálicos, se recomienda no montar la sonda en el centro del depósito
   (2), ya que esto podría aumentar las señales de eco de interferencia.
   Si no es posible evitar una posición de montaje central, es esencial realizar una supresión de falsos ecos (mapeado) tras la puesta en marcha del equipo.
- No monte la sonda en la cortina de llenado (3).
- Elija un lugar de montaje adecuado para evitar que la sonda de cable se deforme durante la instalación o el funcionamiento (p. ej., como resultado del movimiento del producto contra la pared del silo).
- Cuando se trata de sondas de cable suspendidas libremente (la sonda no está fijada al fondo), la distancia entre el cable de la sonda y los accesorios internos, que puede cambiar debido al movimiento del producto, nunca debe ser menor de 300 mm (12 in). Sin embargo, el contacto ocasional entre el contrapeso de la sonda y el cono del depósito no influye en la medición siempre y cuando la permitividad relativa sea al menos  $\varepsilon_r = 1,8$ .
- Si se monta la caja en un hueco (p. ej., en un techo de hormigón), se debe dejar una distancia mínima de 100 mm (4 in) entre la cubierta del compartimento de conexiones/compartimento del sistema electrónico y la pared. De lo contrario, no se podrá acceder al compartimento de conexiones/compartimento del sistema electrónico tras la instalación.

## 6.1.2 Montaje en condiciones de espacio cerrado

## Montaje con sonda separada

La versión del equipo con sonda separada es la apropiada para aquellas aplicaciones en las que hay un espacio limitado para el montaje del equipo. Con esta versión, el compartimento de la electrónica se monta separado de la sonda.




A001470

- A Conector acodado en lado de la sonda
- B Conector acodado en lado del compartimento de la electrónica
- C Longitud del cable para sensor remoto conforme al pedido

- Estructura de pedido del producto, característica 600 "Diseño de la sonda":
  - Versión MB "Sensor remoto, cable de 3 m"
  - Versión MC "Sensor remoto, cable de 6 m"
  - Versión MD "Sensor remoto, cable de 9 m"
- Con estas versiones, el cable de conexión está incluido en el alcance del suministro.
   Radio de curvatura mínimo: 100 mm (4 inch)
- Con estas versiones, el soporte de montaje para el compartimento de la electrónica está incluido en el alcance del suministro. Opciones de montaje:
  - Montaje en pared
  - Montaje en barra de soporte o tubería de DN32 a DN50 (de 1¼ a 2 in)
- El cable de conexión tiene un conector recto y un conector en codo de 90 °. Según el lugar de instalación, se conectará el conector en ángulo con la sonda o en el compartimento de la electrónica.
- Los cables de la sonda, del sistema electrónico y de conexión son compatibles entre sí y cuentan con un número de serie común. Únicamente pueden conectarse entre sí los componentes con el mismo número de serie.

## Sondas separables



A0021647

En condiciones de montaje confinado (espacio respecto al techo), es aconsejable el uso de una sonda de varilla separable ( $\emptyset$  16 mm).

- Longitud máx. de la sonda 10 m (394 in)
- Capacidad máx. de carga lateral 30 Nm
- Las sondas se pueden separar varias veces, las piezas individuales presentan las siguientes longitudes:
  - 500 mm (20 in)
  - 1000 mm (40 in)
- Las juntas entre los segmentos individuales de la varilla están fijadas con las arandelas Nord Lock adjuntas. Instale las arandelas ya ensambladas en pares, cara a cara.

## 6.1.3 Notas sobra la carga mecánica de la sonda

## Capacidad de carga por tracción de las sondas de cable

FMP51

Cable 4 mm ( $\frac{1}{6}$  in) 316

Capacidad de carga por tracción 5 kN

Cable 4 mm (1/6 in) Alloy C

Capacidad de carga por tracción 5 kN

Cable 4 mm ( $\frac{1}{6}$  in) PFA>316L

Capacidad de carga por tracción 1 kN

20

FMP52

## Cable 4 mm ( $\frac{1}{6}$ in) PFA>316

Capacidad de carga por tracción 2 kN

FMP54

## Cable 4 mm (1/6 in) 316

Capacidad de carga por tracción 10 kN

## Capacidad de carga lateral (resistencia a la flexión) de las sondas de varilla

FMP51

Varilla 8 mm ( $\frac{1}{3}$  in) 316L

10 Nm

## Varilla 12 mm ( $\frac{1}{2}$ in) 316L

Resistencia a la flexión 30 Nm

## Varilla 12 mm (½ in) AlloyC

Resistencia a la flexión 30 Nm

## Varilla 16 mm (0,63 in) 316L separable

Resistencia a la flexión 30 Nm

FMP52

## Varilla 16 mm (0,63 in) PFA>316L

Resistencia a la flexión 30 Nm

FMP54


## Varilla 16 mm (0,63 in) 316L

Resistencia a la flexión 30 Nm

## Varilla 16 mm (0,63 in) 316L separable

Resistencia a la flexión 30 Nm

Carga lateral (momento de flexión) de las condiciones de caudal



- Densidad del producto [kg/m³]
- Velocidad de flujo [m/s] del producto, perpendicular a la varilla de sonda
- Diámetro [m] de la varilla de sonda
- Nivel [m]
- LN Longitud de la sonda [m]

La fórmula para calcular el momento de flexión M que actúa sobre la sonda es:

$$M = c_w \times \rho/2 \times v^2 \times d \times L \times (L_N - 0.5 \times L)$$

Con:

## cw: coeficiente de rozamiento


#### Cálculo de muestra

Coeficiente de rozamiento c<sub>w</sub> 0,9 (suponiendo un caudal turbulento - número de Reynolds alto)

Densidad  $\rho$  [kg/m<sup>3</sup>] 1000 (p. ej., agua)

Diámetro de la sonda d [m] 0,008

 $L = L_N$  (condiciones desfavorables)



# 6.1.4 Capacidad de carga lateral (resistencia a la flexión) de las sondas coaxiales

## FMP51

Sonda Ø21,3 mm316L

Resistencia a la flexión: 60 Nm

Sonda Ø42,4 mm316L

Resistencia a la flexión: 300 Nm

Sonda Ø 42,4 mm AlloyC

Resistencia a la flexión: 300 Nm

## FMP54

Sonda Ø 42,4 mm 316L


Resistencia a la flexión:300 Nm

## 6.1.5 Información sobre la conexión a proceso

Las sondas se montan sobre la conexión a proceso mediante conectores roscados o bridas. Si con este tipo de instalación existe el riesgo de que el extremo de la sonda se mueva tanto que ocasionalmente toque el suelo o cono del depósito, puede que sea necesario acortar la sonda por el extremo inferior y asegurarla en una posición fija.

22

## Conexión roscada



€ 4 Montaje con conexión roscada; al mismo nivel que el techo del depósito


#### Sellado

La rosca y el tipo de junta cumplen la norma DIN3852 parte 2, tapón roscado, forma A. Se pueden utilizar los siguientes tipos de anillo obturador:

- Para la rosca G¾": según DIN7603 con medidas 27 mm × 32 mm
- Para la rosca G1½": según DIN 7603 con medidas 48 mm  $\times$  55 mm

Utilice un anillo obturador según este estándar con la forma A, C o D y de un material que ofrezca una resistencia adecuada para la aplicación.

#### Instalación en tubuladura



Longitud de la varilla de centrado o de la parte rígida de la sonda de cable

- Diámetro admisible de la tubuladura: ≤ 150 mm (6 in) Para diámetros más grandes, se reduce la capacidad de medición en el rango próximo. Para las tubuladuras grandes, véase la sección "Montaje en tubuladuras ≥ DN300"
- Altura admisible de la tubuladura: ≤ 150 mm (6 in) Para alturas mayores, puede llegar a reducirse la capacidad de medición en el rango

Son admisibles alturas mayores de tubuladura en casos especiales (bajo petición); véanse las secciones "Varilla de centrado para FMP51 y FMP52" y "Equipo de prolongación/ centrado de varillas HMP40 para FMP54".

- El extremo de la tubuladura debería estar enrasado con el techo del depósito para evitar oscilaciones de la señal.
- En depósitos aislados térmicamente, debe aislarse también la tubuladura para evitar la formación de condensaciones.

## Varilla de centrado

En el caso de las sondas de cable, puede ser necesario utilizar una versión con varilla de centrado para que el cable no entre en contacto con la pared de la tubuladura durante el proceso.

La longitud de la varilla de centrado opcional determina la altura máxima de la tubuladura.

Equipo de prolongación/centrado de varilla HMP40 para FMP54

Para el FMP54 con sondas de cable está disponible el equipo de prolongación/centrado HMP40 como accesorio. Debe utilizarse si el cable de la sonda pudiera entrar en contacto con el borde inferior de la tubuladura.


Este accesorio consiste en una varilla de prolongación que corresponde a la altura de la tubuladura y en la que puede montarse también un disco de centrado cuando la tubuladura es estrecha o cuando se utiliza con sólidos a granel.

Este componente se suministra por separado y no con el equipo. Pida una longitud de sonda menor según corresponda.

Utilice solamente discos de centrado con diámetros pequeños (DN40 o DN50) si la formación de deposiciones en la tubuladura, por encima del disco, no es significativa. La tubuladura no debe quedar atascada por el producto.

## Montaje en tubuladuras ≥ DN300

Si resulta inevitable efectuar la instalación en tubuladuras  $\geq$  300 mm (12 in), esta se debe llevar a cabo conforme al diagrama siguiente a fin de evitar señales de interferencia en el rango próximo.



A001419

- Borde inferior de la tubuladura
- 2 Aproximadamente a ras del borde inferior de la tubuladura (±50 mm)
- 3 Placa, tubuladura  $\emptyset$  300 mm (12 in) = placa  $\emptyset$  280 mm (11 in); tubuladura  $\emptyset \ge 400$  mm (16 in) = placa  $\emptyset \ge 350$  mm (14 in)
- 4 Tubería Ø 150 ... 180 mm

## 6.1.6 Montaje de bridas revestidas



Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para las bridas revestidas:


- Utilice un número de tornillos bridados igual al número de orificios bridados proporcionados.
- Apriete los tornillos con el par de giro necesario (véase la Tabla).
- Apriete de nuevo tras 24 horas o tras el primer ciclo de temperatura.
- Dependiendo de la presión y temperatura de proceso, compruebe y vuelva a apretar los tornillos que lo necesiten a intervalos regulares.

Normalmente, el revestimiento de la brida PTFE actúa a la vez como una junta entre la tubuladura y la brida del equipo.

Tamaño de brida	Número de tornillos	Par de apriete
EN	,	
DN40/PN40	4	35 55 Nm
DN50/PN16	4	45 65 Nm
DN50/PN40	4	45 65 Nm
DN80/PN16	8	40 55 Nm
DN80/PN40	8	40 55 Nm
DN100/PN16	8	40 60 Nm
DN100/PN40	8	55 80 Nm
DN150/PN16	8	75 115 Nm
DN150/PN40	8	95 145 Nm
ASME	,	
1½"/150 lbs	4	20 30 Nm
1½"/300 lbs	4	30 40 Nm
2"/150 lbs	4	40 55 Nm
2"/300 lbs	8	20 30 Nm
3"/150 lbs	4	65 95 Nm
3"/300 lbs	8	40 55 Nm
4"/150 lbs	8	45 70 Nm
4"/300 lbs	8	55 80 Nm
6"/150 lbs	8	85 125 Nm
6"/300 lbs	12	60 90 Nm
JIS		
10K 40A	4	30 45 Nm
10K 50A	4	40 60 Nm
10K 80A	8	25 35 Nm
10K 100A	8	35 55 Nm
10K 100A	8	75 115 Nm

## 6.1.7 Sujeción de la sonda

## Sujeción de sondas de cable




A0012609

- A Flecha:  $\geq 10 \text{ mm/m} (0.12 \text{ in/ft})$  de longitud de la sonda
- B Contacto fiable del extremo de la sonda con tierra
- C Aislamiento fiable del extremo de la sonda
- 1 Fijador en la rosca hembra del contrapeso de la sonda
- 2 Kit de fijación aislado
- El extremo de la sonda de cable se debe asegurar o fijar en la parte inferior en las condiciones siguientes:
  - Si la sonda entra en contacto temporalmente con la pared del depósito, el cono, los accesorios internos/vigas u otra parte de la instalación
- El contrapeso de la sonda se suministra con una rosca hembra para fijar el extremo de la sonda:
  - Cable 4 mm ( $\frac{1}{6}$  in), 316: M 14
- Una vez fijado, el extremo de la sonda se debe conectar a tierra o aislarse de manera fiable. Si no resulta posible asegurar la sonda de otra manera con una conexión que esté aislada con fiabilidad, use el kit de sujeción aislado.
- Si el extremo de la sonda está fijado en la parte inferior y conectado a tierra, se debe activar la búsqueda de una señal positiva de extremo de la sonda. De lo contrario, la corrección automática de la longitud de la sonda no resulta posible.
  Navegación: Experto → Sensor → Evaluación EOP → Modo de búsqueda EOP Configuración: Opción EOP positivo
- Para prevenir cargas de tracción demasiado elevadas (p. ej., debidas a dilataciones térmicas) y evitar el riesgo de rotura en el cable, este debe mantenerse flojo. Flecha requerida: ≥ 10 mm/m (0,12 in/ft) de longitud del cable.
  - Tenga en cuenta la capacidad de carga por tracción de las sondas de cable.

## Fijación de sondas de varilla

- En caso de homologación WHG: Se necesita un soporte para longitudes de sonda ≥ 3 m (10 ft).
- En general, las sondas de varilla deben estar fijadas en caso de que existan corrientes horizontales (p. ej., debido a un agitador) o vibraciones importantes.
- Fije las sondas de varilla solamente por el extremo de la sonda.



Unidad de medida mm (in)

- Varilla de sonda, sin recubrimiento
- Casquillo con orificio estrello para garantizar el contacto eléctrico entre el casquillo y la varilla.
- Tubería corta metálica, p. ej., soldada en el sitio
- Varilla de sonda, recubierta
- Casquillo de plástico, p. ej. PTFE, PEEK, PPS 5
- Tubería corta metálica, p. ej., soldada en el sitio

## Sonda Ø 8 mm (0,31 in)

- $\bullet$  a < Ø 14 mm (0,55 in)
- $\bullet$  b = Ø 8,5 mm (0,34 in)

## Sonda Ø 12 mm (0,47 in)

- $\bullet$  a < Ø 20 mm (0,78 in)
- $b = \emptyset$  12,5 mm (0,52 in)

## Sonda Ø 16 mm (0,63 in)

- $\bullet$  a < Ø 26 mm (1,02 in)
- $\bullet$  b = Ø 16,5 mm (0,65 in)

## **AVISO**

## Una puesta a tierra deficiente de la sonda puede provocar mediciones incorrectas.

▶ Utilice un casquillo con un orificio estrecho para garantizar un buen contacto eléctrico entre el casquillo y la varilla de sonda.


## **AVISO**

## Al soldar se puede dañar el módulo del sistema electrónico principal.

▶ Antes de soldar: conecte la varilla de sonda con tierra y retire el sistema electrónico.

## Sujeción de las sondas coaxiales

Para homologación WHG: Se necesita un soporte para longitudes de sonda ≥ 3 m (10 ft).




A001260

Las sondas coaxiales se pueden asegurar (fijar) en cualquier punto del tubo de puesta a tierra.

## 6.1.8 Situaciones de instalación especiales

## Derivaciones y tubos tranquilizadores

- Se recomienda utilizar discos/estrellas/contrapesos de centrado (disponibles como accesorios) en aplicaciones de derivación y de tubo tranquilizador.
- Dado que la señal de medición penetra en muchos plásticos, las mediciones pueden resultar incorrectas si el equipo se instala en derivaciones o tubos tranquilizadores que sean de plástico. Por este motivo, use una derivación o un tubo tranquilizador de metal.



■ 5 Unidad: mm (in)

- A Montaje en tubo tranquilizador
- B Montaje en derivación
- C Disco de centrado/estrella de centrado/contrapeso de centrado
- 1 Disco de centrado metálico (316L) para medición de nivel
- 2 Tornillo de fijación; par de apriete: 25 Nm ± 5 Nm
- 3 Estrella de centrado (PEEK, PFA) preferida para medición de la interfase
- 4 Contrapeso de centrado (316L) para medición de nivel
- 5 Distancia máxima entre el extremo de la sonda y el borde inferior de la derivación 10 mm (0,4 in)
- Diámetro de la tubería: > 40 mm (1,6 in) (para sondas de varilla).
- Una sonda de varilla puede instalarse en tuberías con un diámetro de hasta 150 mm (6 in). Para diámetros de tubería más grandes es recomendable usar una sonda coaxial.
- Las salidas, orificios ranuras y soldaduras laterales, con una proyección interna máxima de 5 mm (0,2 in), no afectan a la medición.
- El diámetro de la tubería no debería variar.
- La sonda debe ser 100 mm (4 in) más larga que la salida inferior.
- Las sondas no deben tocar la pared de la tubería dentro del rango de medición. En caso necesario, sujete o refuerce la sonda. Todas las sondas de cable están preparadas para el anclaje en depósitos (contrapeso de la sonda con orificio de anclaje).
- Si se monta un disco de centrado metálico en el extremo de la varilla de sonda, se define de forma fiable la señal para detectar el extremo de la sonda.
  - **Nota:** Para las mediciones de la interfase se recomiendan las estrellas de centrado no metálicas fabricadas en PEEK o PFA. Al utilizar discos de centrado metálicos, es importante garantizar que el producto en la parte inferior cubra el disco de centrado en todo momento. De lo contrario, las mediciones de la interfase pueden ser incorrectas.
- Las sondas coaxiales se pueden usar con independencia de las restricciones, siempre y cuando el diámetro de la tubería permita su instalación.
- Para derivaciones en las que se formen condensaciones (agua) y un producto de baja permitividad relativa (p. ej., hidrocarburos):
  - Con el paso del tiempo, la derivación se llena de condensación hasta la salida inferior. Cuando los niveles están bajos, las señales de eco de la condensación camuflan el eco reflejado por el nivel. En este rango se emite el nivel de la condensación y el valor correcto solo se emite cuando los niveles son más altos. Por este motivo, garantice que la salida inferior esté 100 mm (4 in) por debajo del nivel más bajo que se va a medir y coloque un disco de centrado metálico al nivel del borde inferior de la salida inferior.
- Si el depósito está aislado térmicamente, debe aislarse también la derivación para evitar la formación de condensaciones.

Asignación del disco de centrado/estrella de centrado/contrapeso de centrado al diámetro de la tubería

Disco de centrado metálico (316L)

para medición y detección de nivel

## Disco de centrado de la varilla (Ø d) 45 mm (1,77 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

DN50/2" a DN65/21/2"

## Disco de centrado de la varilla (Ø d) 75 mm (2,95 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

DN80/3" a DN100/4"

## Disco de centrado del cable (Ø d) 75 mm (2,95 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

DN80/3" a DN100/4"

Contrapeso de centrado metálico (316L)

para medición y detección de nivel

## Contrapeso de centrado del cable (Ø d) 45 mm (1,77 in), h 60 mm (2,36 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

DN50/2"

## Contrapeso de centrado del cable (Ø d) 75 mm (2,95 in), h 30 mm (1,81 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

DN80/3"

## Contrapeso de centrado del cable (Ø d) 95 mm (3,74 in), h 30 mm (1,81 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

DN100/4"

Estrella de centrado no metálica (PEEK)

Para medición del nivel y de la interfase, temperatura de funcionamiento:

-60 ... +250 °C (-76 ... 482 °F)

## Estrella de centrado de la varilla (Ø d) 48 ... 95 mm (1,89 ... 3,74 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

≥ DN50/2"

Estrella de centrado no metálica (PFA)

para medición de nivel y de la interfase, temperatura de funcionamiento:


-200 ... +250 °C (-328 ... +482 °F)

## Estrella de centrado de la varilla (Ø d) 37 mm (1,46 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

 $\geq$  40 mm (1,57 in)


## Depósitos horizontales cilíndricos y verticales



A0014141

- 1 Sonda coaxial
- A cualquier distancia de la pared siempre que se evite el contacto ocasional.
- Use una sonda coaxial (1) en caso de instalación en depósitos con muchos accesorios internos o con accesorios internos próximos a la sonda.


## Depósitos bajo tierra



A0014142


En caso de tubuladuras de gran diámetro, use una sonda coaxial para evitar reflexiones en la pared de la tubuladura.

## Montaje en ángulo



- Por razones mecánicas, la sonda debe instalarse lo más verticalmente posible.
- Si la sonda se instala en ángulo, la longitud de la misma debe reducirse según el ángulo de instalación.
  - $\bullet$   $\alpha$  5 °: LN<sub>máx.</sub> 4 m (13,1 ft)
  - α 10 °: LN<sub>máx.</sub> 2 m (6,6 ft)
  - $\bullet$   $\alpha$  30 °: LN  $_{m\acute{a}x.}$  1 m (3,3 ft)

## Depósitos no metálicos




- Depósito no metálico
- 2 Lámina o brida metálicas

Para garantizar buenos resultados de medición al montar en depósitos no metálicos

- Utilice un equipo con brida metálica (tamaño mínimo DN50/2).
- De manera alternativa, monte en la conexión a proceso una placa de metal con un diámetro mínimo de 200 mm (8 in) en ángulo recto respecto a la sonda.
- En el caso de las sondas coaxiales, no se necesita una superficie de metal en la conexión a proceso.

## Depósitos de plástico y de vidrio: montaje de la sonda en la pared exterior

Si se utilizan depósitos de plástico y de cristal, la sonda también puede montarse en la pared exterior en determinadas condiciones.



- Depósito de plástico o vidrio
- Placa de metal con casquillo roscado
- No debe existir espacio entre la pared del depósito y la sonda.

## Requisitos

- Permitividad relativa del producto:  $\varepsilon_r > 7$
- Pared del depósito no conductora.
- Máximo espesor de la tubería (a):
  - Plástico: < 15 mm (0.6 in)
  - Vidrio: < 10 mm (0,4 in)
- Sin refuerzos metálicos en el depósito

## Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de montar el equipo:

- Monte la sonda directamente en la pared del depósito sin dejar ningún espacio.
- A modo de protección contra posibles interferencias con la medición, coloque sobre la sonda media tubería de plástico con un diámetro mínimo de 200 mm (8 in) o una unidad de protección similar.
- Si el diámetro del depósito es inferior a 300 mm (12 in): En el lado opuesto del depósito coloque una placa de puesta a tierra que esté conectada conductivamente a la conexión a proceso y que cubra aproximadamente la mitad de la circunferencia del depósito.
- Si el diámetro del depósito es 300 mm (12 in) o superior: En la conexión a proceso, coloque una placa metálica que tenga un diámetro de por lo menos 200 mm (8 in) en ángulo recto con respecto a la sonda (véase la descripción anterior).

## Ajuste al montar en el exterior del depósito

Si la sonda se monta en el exterior de la pared del depósito, la velocidad de onda de la señal disminuye. Existen dos posibilidades para compensar este efecto.

## Compensación mediante factor de compensación de la fase gas

El efecto de la pared dieléctrica es comparable con el efecto de una fase de gas dieléctrico y, por lo tanto, se puede corregir del mismo modo. El factor de corrección se calcula como el cociente entre la longitud real de la sonda LN y la longitud de la sonda medida cuando el depósito está vacío.

- El equipo determina la posición de la señal del extremo de la sonda en la curva diferencial. Por tanto, el valor de la longitud de sonda medida depende de la curva de mapeado. Para obtener un valor más preciso, es recomendable determinar la longitud medida de la sonda manualmente utilizando la visualización de curva envolvente en FieldCare.
- 1. Parámetro Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Modo GPC ► Seleccione Opción **Factor GPC const.**.

- 2. Parámetro Experto  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Compensación de fase gaseosa  $\rightarrow$  Factor GPC const.
  - Cociente: introducir "(longitud real de la sonda)/(longitud medida de la sonda)".


## Compensación mediante los Parámetros de calibración

Si fuera necesario compensar para una fase gas, la función de compensación para fase gas no está disponible para la corrección del montaje externo. En este caso, se deben ajustar los parámetros de calibración (Calibración vacío y Calibración lleno). Además, en el Parámetro Longitud actual de sonda se debe introducir un valor mayor que la longitud real de la sonda. En los tres casos, el factor de corrección es el cociente entre la longitud de la sonda medida cuando el depósito está vacío y la LN real de la sonda.


- El equipo busca la señal del extremo de la sonda en la curva diferencial. Por tanto, el valor de la longitud de sonda medida depende de la curva de mapeado. Para obtener un valor más preciso, es recomendable determinar la longitud medida de la sonda manualmente utilizando la visualización de curva envolvente en FieldCare.
- 1. Parámetro Ajuste → Calibración vacío
  - Aumentar valor del parámetro lo equivalente al factor "(longitud medida sonda)/ (longitud real sonda)".
- 2. Parámetro Ajuste → Calibración lleno
  - Aumentar valor del parámetro lo equivalente al factor "(longitud medida sonda)/ (longitud real sonda)".
- 3. Parámetro Ajuste → Ajuste avanzado → Configuración de sonda → Corrección de longitud de sonda → Confirmación longitud de sonda
  - Seleccione Opción Entrada manual.
- 4. Parámetro Ajuste → Ajuste avanzado → Configuración de sonda → Corrección de longitud de sonda → Longitud actual de sonda
  - └ Introduzca la longitud medida de la sonda.

## Depósito con aislamiento térmico


Si la temperatura del proceso es elevada, el equipo debe incluirse en el medio aislante (1) normal del depósito a fin de evitar que el sistema electrónico se caliente por efectos de radiación por dispersión térmica o convección. El material aislante no debe sobrepasar el nivel marcado con "MAX" en los dibujos.




- 6 Conexión a proceso con rosca
- Aislamiento del depósito
- 2 Equipo compacto
- 3 Sensor, versión separada



- 7 Conexión a proceso con brida
- 1 Aislamiento del depósito
- 2 Equipo compacto
- 3 Sensor, versión separada



- 🗷 8 Conexión a proceso con rosca; sensor de versión XT o HT
- 1 Aislamiento del depósito
- 2 Equipo compacto
- 3 Sensor, versión separada
- \* La versión XT no está recomendada para vapores saturados a temperaturas superiores a 200 °C (392 °F); en su lugar debería utilizarse la versión HT



- 9 Conexión a proceso con brida; sensor de versión XT o HT
- 1 Aislamiento del depósito
- 2 Equipo compacto
- 3 Sensor, versión separada
- \* La versión XT no está recomendada para vapores saturados a temperaturas superiores a 200  $^{\circ}$ C (392  $^{\circ}$ F); en su lugar debería utilizarse la versión HT

## Sustitución de un sistema desplazador en una cámara de desplazamiento existente

El FMP51 y el FMP54 son sustitutos perfectos del sistema desplazador convencional. Para este fin, existen bridas disponibles que son aptas para tubos tranquilizadores Fisher y Masoneilan (producto especial para FMP51; característica 100 de la estructura de pedido


Endress+Hauser 35

A0014658

del producto, opciones LNJ, LPJ, LQJ para FMP54). Gracias a las operaciones de configuración mediante menú que ofrece el indicador local, la puesta en marcha del Levelflex puede realizarse en pocos minutos. La sustitución puede llevarse a cabo con el sistema parcialmente lleno, no siendo necesario realizar una calibración en proceso.

#### Ventajas:

- No hay piezas móviles; por consiguiente, no son necesarias las operaciones de mantenimiento.
- No afectado por características del proceso como temperatura, densidad, turbulencias y vibraciones.
- Las sondas de varilla pueden acortarse o sustituirse fácilmente. Por tanto, la sonda también puede ajustarse fácilmente en campo.



1 Brida de la cámara de desplazamiento

#### Instrucciones de planificación:


- En casos normales, utilice una sonda de varilla. En caso de instalación en una cámara de desplazamiento de metal de hasta 150 mm (5,91 in), se cuenta con todas las ventajas de una sonda coaxial.
- Debe evitarse el contacto entre la sonda y la pared lateral. En caso necesario, utilice un disco o una estrella de centrado en el extremo inferior de la sonda.
- El disco o la estrella de centrado deben ajustarse con la mayor precisión posible al diámetro interno de la cámara de desplazamiento a fin de asegurar también un funcionamiento correcto en torno al extremo de la sonda.

## Información adicional sobre la medición de la interfase

- En el caso de aceite y agua, la estrella de centrado debe situarse junto al borde inferior de la salida inferior (nivel del agua).
- El diámetro de la tubería no debería variar. Si es necesario, use la sonda coaxial.
- Debe garantizarse que las sondas de varilla no lleguen a entrar en contacto con la pared.
   En caso necesario, utilice una estrella de centrado en el extremo de la sonda.
- Para las mediciones de la interfase se recomiendan las estrellas de centrado no metálicas fabricadas en PEEK o PFA. Al utilizar discos de centrado metálicos, es importante garantizar que el producto en la parte inferior cubra el disco de centrado en todo momento. De lo contrario, las mediciones de la interfase pueden ser incorrectas.

## 6.2 Montaje del equipo

#### 6.2.1 Lista de herramientas




- Para acortar sondas de cable: utilice una sierra o una cizalla.
- Para acortar sondas de varilla o coaxiales: utilice una sierra.
- Para las bridas y otras conexiones a proceso: utilice una herramienta de montaje apropiada.

#### 6.2.2 Montaje de la sonda de varilla

Las sondas coaxiales ya están montadas y se ajustan en el momento de la entrega. Una vez instaladas, se pueden utilizar de inmediato. No requieren ningún ajuste adicional.

El equipo se suministra con la sonda de varilla desmontada. La sonda debe montarse antes de la instalación de la forma siguiente:



A004320

- 1 Casquillo roscado
- 2 Arandelas Nord Lock
- 3 Varilla de sonda
- 1. Enrosque el casquillo roscado a la rosca de conexión (M10x1) del prensaestopas hasta el tope. Al hacerlo, asegúrese de que la parte biselada esté orientada hacia el prensaestopas.
- 2. Coloque las arandelas Nord Lock en la rosca de conexión. Instale las arandelas ya ensambladas en pares, cara a cara.
- 3. Enrosque la varilla de sonda en el perno roscado, sujételo firmemente por el casquillo roscado con una llave fija (14 mm AF) y apriételo por las caras planas de la varilla de sonda mediante una llave fija (14 mm). Par 15 Nm.

#### 6.2.3 Acortar la sonda

#### Acortar sondas de varilla


Las sondas de varilla se deben acortar si la distancia que presentan hasta el fondo del depósito o el cono de salida es inferior a 10 mm (0,4 in). Para acortarla, recorte el extremo inferior de la sonda de varilla.

Las sondas de varilla recubiertas **no** se pueden acortar.

#### Acortar las sondas de cable

Las sondas de cable se deben acortar si la distancia que presentan hasta el fondo del depósito o el cono de salida es inferior a 150 mm (6 in).

Las sondas de cable recubiertas **no** se pueden acortar.



#### Material del cable 316

- A:
  - 4 mm (0,16 in)
- B:
  - 40 mm (1,6 in)
- **■** C:
  - 3 mm; 5 Nm (3,69 lbf ft)
- 1. Con una llave Allen, afloje los tornillos de fijación en el contrapeso del cable o en el fijador del disco de centrado. Observaciones: Los tornillos de fijación cuentan con un revestimiento de amarre para evitar que se aflojen accidentalmente. Por lo tanto, se requiere un par de apriete mayor para aflojar los tornillos.
- 2. Retire el cable aflojado del contrapeso o del casquillo.
- 3. Mida la nueva longitud del cable.
- 4. Envuelva el cable con cita adhesiva en el punto por el que se va a acortar para evitar que se pele.
- 5. Corte el cable perpendicularmente con una sierra o un cortador de pernos.
- 6. Inserte el cable hasta tope en el contrapeso o casquillo.
- 7. Vuelva a enroscar los tornillos de fijación. Debido al revestimiento de amarre de los tornillos de fijación, no es necesario aplicar un compuesto bloqueador de roscas.

#### Acortamiento de las sondas coaxiales

Las sondas coaxiales se deben acortar si la distancia que presentan hasta el fondo del depósito o el cono de salida es inferior a 10 mm (0,4 in).


Las sondas coaxiales se pueden acortar como máx. 80 mm (3,2 in) desde abajo. Tienen equipos de centrado en el interior para sujetar la varilla en el centro de la tubería. Un extremo elevado mantiene los equipos de centrado en su lugar sobre la varilla. Es posible acortar la sonda hasta aprox. 10 mm (0,4 in) por debajo del equipo de centrado.

Para acortarla, sierre el extremo inferior de la sonda coaxial.

#### Introducción de la nueva longitud de sonda

Tras acortar la sonda:

1. Vaya al Submenú **Configuración de sonda** y ejecute una corrección de la longitud de la sonda.



1 Campo para la nueva longitud de sonda

A efectos de documentación, introduzca la nueva longitud de sonda en la guía de referencia rápida que se encuentra en el compartimento de la electrónica detrás del módulo indicador.

## 6.2.4 Equipo con compensación de la fase de gas: montaje de la varilla de sonda

Esta sección solo es aplicable al FMP54 con compensación de la fase gas (estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicaciones", opción EF o EG)


#### Sondas coaxiales

Las sondas coaxiales con reflexión de referencia ya están montadas y se ajustan en el momento de la entrega. Una vez instaladas, se pueden utilizar de inmediato. No requieren ningún ajuste adicional.

#### Sondas de varilla

Las sondas de varilla con reflexión de referencia se suministran con la sonda de varilla desmontada. La sonda de varilla debe montarse antes de la instalación de la forma siguiente:

Las juntas entre los segmentos individuales de la varilla están fijadas con las arandelas Nord Lock adjuntas. Instale las arandelas ya ensambladas en pares, cara a cara.




A0014545

- 1 Casquillo roscado
- 2 Arandelas Nord Lock
- 3 Varilla de sonda; diámetro más grande
- 4 Varilla de sonda; diámetro más grande
- 1. Enrosque el casquillo roscado a la rosca de conexión (M10x1) del prensaestopas hasta el tope. Al hacerlo, asegúrese de que la parte biselada esté orientada hacia el prensaestopas.
- 2. Coloque las arandelas Nord Lock en la rosca de conexión.
- 3. Enrosque el extremo de mayor diámetro de la varilla de sonda en la rosca de conexión y apriételo bien con la mano.
- 4. Coloque el segundo par de arandelas Nord Lock en el perno roscado.
- 5. Enrosque la varilla de sonda con el diámetro más pequeño en el perno roscado, sujételo firmemente por el casquillo roscado con una llave fija (14 mm AF) y apriételo por las caras planas de la varilla de sonda mediante una llave fija (14 mm). Par 15 Nm.
- Tras montar la sonda de varilla en el tubo tranquilizador o la derivación, compruebe el ajuste de la distancia de referencia en estado sin presurizar y, si es necesario, corríjalo.

### 6.2.5 Montaje del equipo

#### Montaje de los equipos con conexión roscada



A001252

Enrosque el equipo con la conexión roscada a un casquillo o brida y, a continuación, sujételo al depósito de proceso con el casquillo/brida.



- Al enroscar, girar solamente por la parte hexagonal del perno:
  - Rosca ¾": 

    36 mm
  - Rosca 1½": 💅 55 mm
- Par de apriete máx. admisible:
  - Rosca <sup>3</sup>/<sub>4</sub>": 45 Nm
  - Rosca 1½": 450 Nm
- Par recomendado cuando se usa la junta de fibra aramida suministrada y la presión es de 40 bar (580 psi) (solo FMP51; no se suministra ninguna junta para FMP54):
  - Rosca ¾": 25 Nm
  - Rosca 1½": 140 Nm
- Al instalar en depósitos metálicos, asegúrese de que hay un buen contacto metálico entre la conexión a proceso y el depósito.

#### Montaje de equipos con una brida


Si se utiliza una junta para montar el equipo, utilice tornillos de metal sin revestimiento para garantizar un buen contacto eléctrico entre la brida de proceso y la brida de la sonda.

#### Montaje de sondas de cable

#### **AVISO**

Las descargas electrostáticas pueden dañar el sistema electrónico.

▶ Realizar una puesta a tierra de la caja antes de bajar la sonda de cable hacia el depósito.



A0012852

Tenga en cuenta lo siguiente al introducir la sonda de cable dentro del depósito:

- Desenroscar el cable lentamente y hacerlo descender con cuidado dentro del depósito.
- Compruebe que el cable no se doble o se deforme.
- Evite un balanceo descontrolado del contrapeso, ya que podría dañar los accesorios internos del depósito.

#### 6.2.6 Montaje del "Cabezal", versión remota

Esta sección solo es aplicable para equipos con la versión "Diseño de sonda" = "Sensor, remoto" (característica 600, versión MB/MC/MD).

En el suministro con la versión "Diseño de sonda" = "Remoto" está incluido lo siquiente:

- La sonda con conexión a proceso
- El compartimento de la electrónica
- El soporte de montaje para montar el compartimento de la electrónica en una pared o poste
- El cable de conexión (longitud según pedido). El cable tiene un conector recto y otro acodado a 90 °. Según el lugar de instalación, se conectará el conector en ángulo con la sonda o en el compartimento de la electrónica.


#### **▲** ATENCIÓN

## Los esfuerzos mecánicos pueden dañar los conectores del cable de conexión o aflojarlos.

- ► Monte la sonda y el compartimento de la electrónica de forma segura antes de conectar el cable de conexión.
- ► Tienda el cable de conexión de tal forma que no quede sometido a esfuerzos mecánicos. Radio de curvatura mínimo: 100 mm (4 in).
- ► Al conectar el cable, conecte el conector recto antes de conectar el conector en ángulo. Par de apriete para las tuercas de unión de ambos conectores: 6 Nm.
- Los cables de la sonda, del sistema electrónico y de conexión son compatibles entre sí y cuentan con un número de serie común. Únicamente pueden conectarse entre sí los componentes con el mismo número de serie.

En presencia de vibraciones fuertes, también se puede usar un compuesto bloqueador de roscas en los conectores enchufables, por ejemplo, Loctite 243.

#### Montaje de la caja del sistema electrónico




🗷 10 Montaje del compartimento de la electrónica con el soporte de montaje. Unidad de medida mm (in)

- A Montaje en pared
- B Montaje en barra

#### Conexión del cable






- ightharpoonup 11 Conexión del cable. El cable puede conectarse de varias formas:. Unidad de medida mm (in)
- A Conector acodado en lado de la sonda
- B Conector acodado en lado del compartimento de la electrónica
- C Longitud del cable para sensor remoto conforme al pedido

### 6.2.7 Giro de la caja del transmisor

La caja del transmisor se puede girar para facilitar el acceso al compartimento de conexiones o al módulo indicador:




A003224

- 1. Use una llave fija para desenroscar el tornillo de fijación.
- 2. Gire la caja en la dirección deseada.
- 3. Apriete el tornillo de fijación (1,5 Nm para cajas de plástico; 2,5 Nm para caja de aluminio o acero inoxidable).

#### 6.2.8 Cambio de orientación del indicador


#### Abertura de la cubierta



A002143

- 1. Afloje el tornillo de bloqueo de la tapa del compartimento de la electrónica mediante una llave Allen (3 mm) y gire la lengüeta 90 ° en el sentido de las agujas del reloj.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento del sistema electrónico y compruebe la junta de la cubierta; sustitúyala en caso necesario.


#### Giro del módulo indicador



Δ0036401

- 1. Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación.
- 2. Gire el módulo indicador hasta alcanzar la posición deseada: máx. 8 x 45 ° en cada sentido.
- 3. Guíe el cable en espiral por el paso óptico entre la caja y el módulo de electrónica principal y conecte el módulo indicador al compartimento de la electrónica hasta que encaje.

#### Cierre de la tapa del compartimento de la electrónica



A0021451

- 1. Atornille la cubierta del compartimento de la electrónica.
- 2. Gire la abrazadera de sujeción 90 ° en el sentido de las agujas del reloj y use una llave Allen (3 mm) para apretar el tornillo de la abrazadera de sujeción situada en la cubierta del compartimento del sistema electrónico con 2,5 Nm.

## 6.3 Comprobación tras el montaje


- ☐ ¿El equipo está indemne? (inspección visual)
- ☐ ¿La identificación y el etiquetado del punto de medición son correctos? (inspección visual)
- ¿El equipo de medición está protegido contra las precipitaciones y la luz solar?
- ☐ ¿Los tornillos de fijación y el cierre de la cubierta están apretados con firmeza?
- $\square$  ¿El equipo de medición cumple las especificaciones del punto de medición? Por ejemplo:
- □ Temperatura de proceso
- □ Presión de proceso
- □ Temperatura ambiente
- □ Rango de medición

## 7 Conexión eléctrica

## 7.1 Requisitos de conexión

#### 7.1.1 Asignación de terminales

Asignación de terminales, a 4 hilos: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V<sub>AC</sub>)



A0036519

 $\blacksquare$  12 Asignación de terminales, a 4 hilos: 4 ... 20 mAHART (90 ... 253  $V_{AC}$ )


- 1 Conexión de 4 ... 20 mA HART (activo): terminales 3 y 4
- Conexión de alimentación: terminales 1 y 2
- 3 Terminal para el apantallamiento del cable

### **▲** ATENCIÓN

#### Para la seguridad eléctrica:

- ▶ No desconecte la conexión de la tierra de protección.
- ▶ Desconecte el equipo de la tensión de alimentación antes de desconectar la tierra de protección.
- Conecte la tierra de protección al borne de tierra interno (3) antes de conectar la alimentación. Si es necesario, conecte la línea de compensación de potencial al borne de tierra externo
- Para asegurar la compatibilidad electromagnética (EMC): **No** conecte a tierra el equipo únicamente a través del conductor de la tierra de protección o del cable de alimentación. Debe conectar también la tierra funcional con la conexión a proceso (brida o conexión roscada) o con el borne de tierra externa.
- Debe instalar también un interruptor de alimentación en un lugar asequible cerca del equipo. El interruptor debe estar marcado como interruptor de desconexión del equipo (61010IEC/).

#### Asignación de terminales PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus




🛮 13 Asignación de terminales PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

A0036500

- A Sin protección contra sobretensiones integrada
- B Con protección integrada contra sobretensiones
- 1 Conexión, PROFIBÚS PA/FOUNDATION Fieldbus: terminales 1 y 2, sin protección contra sobretensiones integrada
- 2 Conexión, salida de conmutación (colector abierto): terminales 3 y 4, sin protección contra sobretensiones integrada
- 3 Conexión, salida de conmutación (colector abierto): terminales 3 y 4, con protección contra sobretensiones integrada
- 4 Conexión, PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus: terminales 1 y 2, con protección contra sobretensiones integrada
- 5 Terminal para el apantallamiento del cable

#### Vista de bloque PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus



A0036530

■ 14 Vista de bloque PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

- 1 Pantalla del cable; tenga en cuenta la especificación del cable
- 2 Conexión PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
- 3 Instrumento de medición
- 4 Salida de conmutación (colector abierto)

#### 7.1.2 Especificación de cables

Equipos sin protección contra sobretensiones integrada
 Terminales intercambiables con reserte para socciones transverses

Terminales intercambiables con resorte para secciones transversales del conductor 0,5 ... 2,5  $\text{mm}^2$  (20 ... 14 AWG)

• Equipos con protección contra sobretensiones integrada Terminales de tornillo para secciones transversales de

cable0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 14 AWG)

■ Para temperatura ambiente  $T_U \ge 60$  °C (140 °F): utilice cable para temperatura  $T_U + 20$  K.


#### **PROFIBUS**

Utilice cable blindado a 2 hilos trenzados, preferentemente cable de tipo A.

Para más información sobre las especificaciones del cable, véase el Manual de instrucciones BA00034S "PROFIBUS DP/PA: Guidelines for planning and commissioning", PNO Guideline 2.092 "PROFIBUS PA User and Installation Guideline" y la norma IEC 61158-2 (MBP).

#### 7.1.3 Conector del equipo

En el caso de las versiones del equipo con un conector, no es necesario abrir la caja para conectar el cable de señal.



■ 15 Asignación de pins del conector M12

- 1 Señal +
- 2 Sin asignar
- 3 Señal –
- 4 Tierra

#### 7.1.4 Tensión de alimentación

#### PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

"Alimentación; salida" 1)	"Homologación" <sup>2)</sup>	Tensión en los terminales
E: a 2 hilos; Foundation Fieldbus, salida de conmutación G: a 2 hilos; PROFIBUS PA, salida de conmutación	<ul> <li>Exenta de peligro</li> <li>Ex nA</li> <li>Ex nA[ia]</li> <li>Ex ic</li> <li>Ex ic[ia]</li> <li>Ex d[ia] / XP</li> <li>Ex ta / DIP</li> <li>CSA GP</li> </ul>	9 32 V <sup>3)</sup>
	<ul><li>Ex ia / IS</li><li>Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP</li></ul>	9 30 V <sup>3)</sup>

- 1) Característica 020 en la estructura de pedido del producto
- 2) Característica 010 en la estructura de pedido del producto
- 3) Las tensiones de entrada de hasta 35 V no dañan el equipo.

Depende de la polaridad	Sí
Cumple FISCO/FNICO conforme a IEC 60079-27	Sí

#### 7.1.5 Protección contra sobretensiones

Si el equipo está destinado al uso para la medición de nivel de líquidos inflamables que requiera protección contra sobretensiones de conformidad con DIN EN 60079-14, la especificación de ensayos 60060-1 (10 kA, pulso de  $^8/_{20}$  µs): use el módulo de protección contra sobretensiones.

#### Módulo de protección contra sobretensiones integrado

Se dispone de un módulo de protección contra sobretensiones integrado para los equipos HART a 2 hilos, así como para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus.

Estructura de pedido del producto: Característica 610 "Accesorio montado", opción NA "Protección contra sobretensiones".

Resistencia por canal	Máximo 2 × 0,5 $\Omega$
Tensión de cebado CC	400 700 V

Sobretensión de disparo transitoria	< 800 V
Capacidad a 1 MHz	< 1,5 pF
Corriente de descarga nominal (8/20 µs)	10 kA

#### Módulo de protección contra sobretensiones externa

El HAW562 o el HAW569 de Endress+Hauser, p. ej., son opciones adecuadas para la protección contra sobretensiones externa.

Se proporciona más información en los documentos siguientes:

■ HAW562: TI01012K ■ HAW569: TI01013K

#### 7.2 Conexión del equipo

#### **ADVERTENCIA**


#### ¡Riesgo de explosión!

- ► Cumpla las normas nacionales aplicables.
- ► Cumpla las especificaciones de las Instrucciones de seguridad (XA).
- Utilice únicamente los prensaestopas especificados.
- Compruebe que la fuente de alimentación corresponda a la información indicada en la placa de identificación.
- Apague la alimentación antes de conectar el equipo.
- Conecte la línea de compensación de potencial en el borne de tierra externa antes de aplicar la fuente de alimentación.

#### Herramientas/accesorios necesarios:


- Para equipos con cierre de la cubierta: llave Allen AF3
- Pelacables
- Cuando se utilicen cables trenzados: un terminal de empalme por cada cable que se vaya a conectar.

#### 7.2.1 Apertura de la cubierta




- 1. Afloje el tornillo de la abrazadera de sujeción de la cubierta del compartimento de conexiones usando una llave Allen (3 mm) y gire la abrazadera 90 ° en sentido contrario a las aquias del reloj.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento de conexiones y compruebe la junta de la cubierta; sustitúyala en caso necesario.

#### 7.2.2 Conexión



■ 16 Unidad: mm (in)

- 1. Pase el cable a través de la entrada de cable. Para asegurar un sellado correcto, no retire el anillo obturador de la entrada de cable.
- 2. Retire el blindaje del cable.
- 3. Pele los extremos del cable 10 mm (0,4 in). Si se trata de cables trenzados, ponga también terminales de empalme.
- 4. Apriete firmemente los prensaestopas.
- 5. Conecte el cable conforme a la asignación de terminales.




A003468

6. Cuando se utilicen cables blindados: conecte el blindaje de cables en el borne de tierra.

#### 7.2.3 Terminales intercambiables con resorte

La conexión eléctrica de las versiones del equipo sin una protección contra sobretensiones integrada tiene lugar mediante terminales enchufables por fuerza elástica. Se pueden insertar directamente en el terminal conductores rígidos o conductores flexibles con terminales de empalme sin necesidad de usar la palanca y crear un contacto automáticamente.




A001366

■ 17 Unidad: mm (in)

Para retirar de nuevo el cable del terminal:

- 1. Use un destornillador de hoja plana  $\leq 3$  mm (0,12 in) para presionar la ranura entre los dos orificios de terminal.
- 2. Tire simultáneamente del extremo del cable para sacarlo del terminal.

### 7.2.4 Cierre de la cubierta del compartimento de conexiones



A0021491

- 1. Enrosque la cubierta del compartimento de conexiones.
- 2. Gire la abrazadera de sujeción 90 ° en el sentido de las agujas del reloj y use una llave Allen (3 mm) para apretar el tornillo de la abrazadera de sujeción situada en la cubierta del compartimento de conexiones con 2,5 Nm.

## 7.3 Verificación tras la conexión

- ☐ ¿El equipo o el cable permanecen sin daños (inspección visual)?
   ☐ ¿Los cables utilizados cumplen las especificaciones?
- ☐ ;Los cables están debidamente protegidos contra tirones?
- □; Se han instalado todos los prensaestopas dejándolos bien apretados y estancos?
- ☐ ¿La tensión de la fuente de alimentación se corresponde con las especificaciones de la placa de identificación?
- ☐ ¿La asignación de terminales es correcta?
- □En caso necesario, ¿se ha realizado una conexión con tierra de protección?
- ☐ Tras activar la fuente de alimentación, ¿el instrumento se encuentra listo para funcionar y aparecen valores en el módulo indicador?
- ☐ ¿Las tapas de la caja están todas bien instaladas y apretadas?
- ☐ ¿El tornillo de bloqueo está apretado firmemente?


## 8 Opciones de configuración

## 8.1 Visión general de las opciones de configuración

## 8.1.1 Acceso al menú de configuración a través del indicador local

Funcionamiento con	Pulsadores mecánicos	Control táctil
Código de pedido para "Indicador; Operación"	Opción <b>C</b> "SD02"	Opción <b>E</b> "SD03"
	A0036312	A0036313
Elementos del indicador	Indicador de 4 líneas	Indicador de 4 líneas Retroiluminación de color blanco; cambia a rojo cuando se produce un error en el equipo
	El formato de visualización de las variables medidas y las variables de estado se puede configurar individualmente	
	Temperatura ambiente admisible para el indicador: $-20 \dots +70 ^{\circ}\text{C}  (-4 \dots +158 ^{\circ}\text{F})$ La legibilidad del indicador puede verse mermada fuera del rango de temperatura.	
Elementos de configuración	Configuración en planta con 3 pulsadores (₺, ܩ, ॥)	Configuración externa mediante control táctil; 3 teclas ópticas: ⊕, ⊡, 區
	Elementos de configuración también accesibles en varias áreas de peligro	
Funcionalidad adicional	Función de salvaguarda de datos La configuración del equipo se puede guardar en el módulo indicador.	
	Función de comparación de datos La configuración del equipo guardada en el módulo indicador se puede comparar con la configuración actual del equipo.	
	Función de transferencia de datos La configuración del transmisor se puede traspasar a c	otro equipo usando el módulo indicador.

## Operación con visualizador remoto y módulo de configuración FHX50




■ 18 Modos de configuración con FHX50

- 1 Módulo de visualización y configuración SD03, teclas ópticas; pueden accionarse a través de la cubierta de vidrio
- 2 Módulo de visualización y configuración SD02, botones mecánicos; hay que extraer la tapa


# 8.1.2 Acceso al menú de configuración a través del software de configuración

#### Mediante protocolo PROFIBUS PA



- 1 Acoplador de segmentos
- 2 Ordenador con PROFlusb y software de configuración (p. ej., DeviceCare/FieldCare )
- 3 PLC (controlador lógico programable)
- 4 Transmison
- 5 Funciones adicionales (válvulas, etc.)


#### Mediante interfaz de servicio (CDI)



- 1 Ordenador con software de configuración FieldCare/DeviceCare
- 2 Commubox
- 3 Interfaz de servicio (CDI) del instrumento de medición (= Endress+Hauser Common Data Interface)

#### Funcionamiento mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®

#### Requisitos




🖪 19 Dispositivo con módulo Bluetooth

- l Compartimento de la electrónica del dispositivo
- 2 Módulo Bluetooth

Esta opción de configuración solo está disponible en equipos dotados con módulo Bluetooth. Se dispone de las opciones siquientes:

- El pedido del equipo incluía un módulo Bluetooth:
   Característica 610, "Accesorio montado", opción NF "Bluetooth"
- Se ha cursado un pedido de un módulo Bluetooth como accesorio (código de producto: 71377355) y se ha instalado en el equipo. Véase la documentación especial SD02252F.

Operaciones de configuración desde la aplicación SmartBlue



🛮 20 💮 Operaciones de configuración desde la aplicación SmartBlue

- 1 Fuente de alimentación del transmisor
- 2 Smartphone/tableta con SmartBlue (app)
- 3 Transmisor con módulo Bluetooth

Endress+Hauser 53

A0034939

## 8.2 Estructura y función del menú de configuración

## 8.2.1 Estructura del menú de configuración

Menú	Submenú/ parámetro	Significado
	Language <sup>1)</sup>	Define el idioma de configuración del indicador local
Puesta en marcha <sup>2)</sup>		Abre el asistente interactivo para la puesta en marcha guiada.  Normalmente no se requiere realizar ajustes adicionales en el resto de menús cuando el asistente finaliza.
Ajuste	Parámetro 1  Parámetro N	Una vez ajustados los valores para estos parámetros, por lo general la medición ya debería estar totalmente configurada.
	Ajuste avanzado	Contiene submenús y parámetros adicionales:  Para configurar la medición con más precisión (adaptación a condiciones especiales de medición).  Para convertir el valor medido (escalado, linealización).  Para escalar la señal de salida.
Diagnóstico	Lista de diagnósticos	Contiene hasta 5 mensajes de error actualmente activos.
	Lista de eventos 3)	Contiene los últimos 20 mensajes (que ya no están activos).
	Información del dispositivo	Contiene información para la identificación del equipo.
	Valor medido	Contiene todos los valores medidos actuales.
	Memorización de valores medidos	Contiene el historial de los valores medidos individuales
	Simulación	Se utiliza para simular valores medidos o valores de salida.
	Test de dispositivo	Contiene todos los parámetros necesarios para comprobar la capacidad de medición del equipo.
	Heartbeat 4)	Contiene todos los asistentes para los paquetes de aplicación <b>Heartbeat</b> Verification y Heartbeat Monitoring.
Experto 5) Contiene todos los parámetros del equipo (incluidos los que ya están contenidos en alguno de los otros menús). Este menú	Sistema	Contiene todos los parámetros de nivel superior del equipo que no afectan a la medición ni a la comunicación del valor medido.
esta organizado conforme a los bloques funcionales del equipo.	Sensor	Contiene todos los parámetros para configurar la medición.
Los parámetros del menú Expert están explicados en: GP01001F (PROFIBUS PA)	Salida	Contiene todos los parámetros para configurar la salida de conmutación (PFS)

Menú	Submenú/ parámetro	Significado
	Comunicación	Contiene todos los parámetros necesarios para configurar la interfaz de comunicaciones digitales.
	Diagnóstico	Contiene todos los parámetros necesarios para detectar y analizar errores de funcionamiento.

- Si se maneja mediante software de configuración (p. ej., FieldCare), el parámetro "Language" se encuentra en "Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización"
- Solo si se opera a través de un sistema FDT/DTM
- 3) Solo está disponible si se maneja a través del indicador local
- 4) Solo está disponible si se maneja a través de DeviceCare o FieldCare
- 5) Siempre que se accede al menú "Experto" se solicita un código de acceso. Si no se ha definido ningún código de acceso específico de cliente, se debe escribir "0000".

#### 8.2.2 Roles de usuario y autorización de acceso relacionada

Autorización de acceso a parámetros

Rol de usuario	Acceso de lectura		Acceso de escritura	
	Sin código de acceso (de fábrica)	Con código de acceso	Sin código de acceso (de fábrica)	Con código de acceso
Operador	~	V	V	
Mantenimiento	V	~	V	V

Si se introduce un código de acceso incorrecto, el usuario adquirirá los derechos de acceso propios del rol de usuario **Operador**.

El rol de usuario con el que el usuario ha iniciado la sesión actual se indica en el Parámetro **Derechos de acceso visualización** (en caso de configuración a través del indicador local) o en el Parámetro **Derechos de acceso software de operación** (en caso de configuración a través de un software de configuración).

#### 8.2.3 Acceso a los datos: Seguridad

#### Protección contra escritura mediante código de acceso

Si se usa el código de acceso específico del equipo, los parámetros de la configuración del instrumento de medición están protegidos contra la escritura y sus valores ya no se pueden modificar a través del manejo local.

#### Definición del código de acceso mediante el indicador local

- 1. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso → Definir código de acceso
- 2. Defina como código de acceso un código numérico de 4 dígitos como máximo.
- 3. Repita el código numérico en el Parámetro **Confirmar el código de acceso** para confirmarlo.
  - ► El símbolo 🗈 aparece delante de todos los parámetros protegidos contra escritura.

## Definición del código de acceso a través del software de configuración (p. ej., FieldCare)

- 1. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso
- 2. Defina como código de acceso un código numérico de 4 dígitos como máximo.
  - ► La protección contra escritura está activa.

#### Parámetros que siempre se pueden modificar

La protección contra escritura no incluye ciertos parámetros que no afectan a la medición. A pesar del código de acceso definido, estos parámetros siempre se pueden modificar aunque los demás parámetros estén bloqueados.

El equipo vuelve a bloquear automáticamente los parámetros protegidos contra escritura si no se pulsa ninguna tecla en las vistas de navegación y de edición en el transcurso de 10 minutos. Si el usuario vuelve al modo de visualización del valor medido desde el modo de navegación y edición, el equipo bloquea automáticamente los parámetros protegidos contra escritura al cabo de 60 s.



- Si la protección contra escritura se activa por medio de un código de acceso, solo se puede volver a desactivar con ese mismo código de acceso.
- En los documentos "Descripción de los parámetros del equipo", todos los parámetros protegidos contra escritura están identificados con el símbolo ඁ.

#### Deshabilitación de la protección contra escritura mediante código de acceso

Si el símbolo 🗈 aparece delante de un parámetro en el indicador local, significa que el parámetro está protegido contra escritura con un código de acceso específico del equipo y su valor no se puede modificar en ese momento usando el indicador local.

El bloqueo del acceso de escritura a través del manejo local se puede deshabilitar mediante la introducción de un código de acceso específico del equipo.

- 1. Tras pulsar 🗉 aparece la solicitud que le invita a introducir el código de acceso.
- 2. Escriba el código de acceso.
  - Desaparece el símbolo de delante de los parámetros; todos los parámetros previamente protegidos contra escritura vuelven a estar habilitados.

#### Desactivación de la protección contra escritura mediante código de acceso

#### A través del indicador local

- 1. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso → Definir código de acceso
- 2. Escriba **0000**.
- 3. Repita **0000** en el Parámetro **Confirmar el código de acceso** para confirmar.
  - Se desactiva la protección contra escritura. Los parámetros se pueden modificar sin introducir un código de acceso.

#### Mediante software de configuración (p. ej., FieldCare)


- 1. Vaya a: Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Administración  $\rightarrow$  Definir código de acceso
- 2. Escriba **0000**.
  - Se desactiva la protección contra escritura. Los parámetros se pueden modificar sin introducir un código de acceso.

#### Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura

A diferencia de la protección contra escritura por medio de un código de acceso específico de usuario, permite bloquear el acceso de escritura a todo el menú de configuración, excepto al **Parámetro "Contraste del visualizador"**.


Los valores de los parámetros ahora son de solo lectura y ya no se pueden editar (a excepción del **Parámetro "Contraste del visualizador"**):

- A través del indicador local
- Mediante protocolo PROFIBUS PA
- Mediante el protocolo PROFIBUS DP




A0026153

- 1. Afloje el tornillo de bloqueo.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento del sistema electrónico.
- 3. Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación. Para facilitar el acceso al interruptor de protección de escritura, sujete el módulo de indicación por el borde del compartimento del sistema electrónico.



0036086

- 4. La protección contra escritura se activa situando el microinterruptor WP del módulo del sistema electrónico principal en la posición **ON**. Al situar el microinterruptor WP del módulo del sistema electrónico principal en la posición **OFF** (ajuste de fábrica), se desactiva la protección contra escritura.
  - Si la protección contra escritura por hardware está habilitada: Se muestra la Opción **Protección de escritura hardware** en el Parámetro **Estado bloqueo**. Además, en el indicador local aparece el símbolo del delante de los parámetros del encabezado del indicador operativo y de la vista de navegación.



Si la protección contra escritura por hardware está deshabilitada: No se muestra ninguna opción en el Parámetro **Estado bloqueo**. En el indicador local, el símbolo desaparece de delante de los parámetros del encabezado del indicador operativo y de la vista de navegación.

- 5. Pase el cable por la abertura entre caja y módulo del sistema electrónico principal e inserte el módulo de indicación en el compartimento del sistema electrónico dejándolo bien encajado en la posición deseada.
- 6. Monte de nuevo el transmisor en el orden inverso.

#### Habilitación y deshabilitación del bloqueo del teclado

El bloqueo del teclado permite bloquear el acceso a todo el menú de configuración a través del manejo local. Cuando el acceso está bloqueado, ya no se puede navegar por el menú de configuración ni modificar los valores de los distintos parámetros. Los usuarios solo pueden leer los valores medidos en el indicador operativo.

El bloqueo del teclado se conecta y desconecta mediante un menú contextual.

Activación del bloqueo del teclado

#### Solo módulo indicador SD03

El bloqueo del teclado se activa automáticamente:

- Si el equipo no ha sido manejado a través del indicador durante > 1 minuto.
- Cada vez que se reinicia el equipo.

#### Activación del bloqueo del teclado manualmente

- 1. El equipo se encuentra en la indicación del valor medido. Presione © durante 2 segundos por lo menos.
  - ► Aparece un menú contextual.
- 2. Seleccione la opción **Bloqueo teclado activo** en el menú contextual.
  - └ El bloqueo del teclado está activado.
- Si el usuario intenta acceder al menú de configuración mientras el bloqueo del teclado está activo, aparece el mensaje **Bloqueo del teclado activado**.

Desactivación del bloqueo del teclado

- 1. El bloqueo del teclado está activado.

  Presione El durante 2 segundos por lo menos.
  - → Aparece un menú contextual.

- 2. Seleccione la opción **Bloqueo teclado apagado** en el menú contextual.
  - ► El bloqueo del teclado está desactivado.


#### Tecnología inalámbrica Bluetooth®

La transmisión de señal con tecnología inalámbrica Bluetooth® utiliza una técnica criptográfica probada por el Fraunhofer Institute

- El equipo no es visible mediante tecnología inalámbrica *Bluetooth*® sin la aplicación SmartBlue
- Solo se establece una conexión punto a punto entre **un** sensor y **un** smartphone o tableta

## 8.3 Módulo indicador y de configuración

#### 8.3.1 Formato de visualización



■ 21 Formato de indicación en el módulo indicador y de configuración

- 1 Indicador de valores medidos (1 valor de tamaño máx.)
- 1.1 Encabezado que presenta etiqueta (TAG) y símbolo de error (si hay uno activo)
- 1.2 Símbolos para valores medidos
- 1.3 Valor medido
- 1.4 Unidad
- 2 Indicación del valor medido (gráfico de barras + 1 valor)
- 2.1 Gráfico de barra para el valor medido 1
- 2.2 Valor medido 1 (con unidad física)
- 2.3 Símbolos de valor medido para el valor medido 1
- 2.4 Valor medido 2
- 2.5 Unidades del valor medido 2
- 2.6 Símbolos de valor medido para el valor medido 2
- 3 Visualización de parámetros (en este caso: parámetro con lista desplegable)
- 3.1 Encabezado que presenta nombre del parámetro y símbolo de error (si es que hay uno activo)
- 3.2 Lista desplegable; ✓ señala el valor actual del parámetro.
- 4 Matriz para entrada de números
- Matriz para entrada de caracteres alfanuméricos y especiales

#### Símbolos de submenú que aparecen en el indicador

Símbolo	Significado
A0018367	Indicador/operación Se visualiza:  En el menú principal, al lado de la opción seleccionable "Visualiz/operac."  En el encabezado, a la izquierda, en el menú "Visualiz./operac."
A0018364	Ajuste Se visualiza:  En el menú principal, al lado de la opción seleccionable "Ajuste"  En el encabezado, a la izquierda, en el menú "Ajuste"
A0018365	Experto Se visualiza:  • En el menú principal, al lado de la opción seleccionable "Experto"  • En el encabezado, a la izquierda, en el menú "Experto"
A0018366	Diagnóstico Se visualiza:  En el menú principal, al lado de la opción seleccionable de "Diagnósticos"  En el encabezado, a la izquierda, en el menú "Diagnósticos"

#### Señales de estado

Símbolo	Significado
A0032902	<b>"Fallo"</b> Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.
<b>C</b>	"Comprobación de funciones" El equipo está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación).
<b>S</b>	<ul> <li>"Fuera de especificación"</li> <li>Se está haciendo funcionar el equipo:</li> <li>Fuera de sus especificaciones técnicas (p. ej., durante el arranque o la limpieza)</li> <li>Fuera de la configuración efectuada por el usuario (p. ej., nivel fuera del rango configurado)</li> </ul>
<b>M</b>	"Requiere mantenimiento" Es necesario efectuar mantenimiento. El valor medido sigue siendo válido.

## Símbolos visualizados para indicar el estado de bloqueo

Símbolo	Significado
A0013148	Parámetro de solo lectura  El parámetro que se muestra está diseñado con fines de visualización y no se puede editar.
	Equipo bloqueado
A0013150	<ul> <li>Delante del nombre de un parámetro: el equipo se encuentra bloqueado por software y/o hardware.</li> <li>En el encabezado de la pantalla de valores medidos: el equipo se encuentra bloqueado por hardware.</li> </ul>

#### Símbolos para valores medidos


Símbolo	Significado
Valores medidos	
[~~]	Nivel
A003289	2
<b>→</b> A003289	Distancia 3
<b>(→</b>	Salida de corriente
A003290	8
(A)	Corriente medida
A003289	4
<b>W</b>	Tensión en los terminales
A003289	
	Temperatura del sistema electrónico o del sensor
A003289	6
Canales de medida	
(1)	Canal de medición 1
A003289	7
<b>(2</b> )	Canal de medición 2
A003289	8
Estado del valor med	do
A001836	Estado de "alarma"  Se interrumpe la medición. La salida presenta la condición definida para estado de alarma. Se genera un mensaje de diagnóstico.
A001836	Estado de "alerta"  El equipo sigue midiendo. Se genera un mensaje de diagnóstico.

## 8.3.2 Elementos de configuración

Tecla de configuración	Significado		
	Tecla Menos		
	En un menú, submenú Desplaza hacia arriba la barra de selección en una lista de selección.		
A0018330	En el editor numérico y de textos En la pantalla de entrada de datos, desplaza la barra de selección hacia la izquierda (hacia atrás).		
	Tecla Más		
+	En un menú, submenú Desplaza hacia abajo la barra de selección en una lista de selección.		
A0018329	En el editor numérico y de textos En la pantalla de entrada, desplaza la barra de selección hacia la derecha (hacia delante).		

Tecla de configuración	Significado				
	Tecla Intro				
	<ul> <li>En el visualizador de valores medidos</li> <li>El menú de configuración se abre tras pulsar brevemente la tecla.</li> <li>Tras pulsar esta tecla durante 2 s se abre el menú contextual.</li> </ul>				
E)	<ul> <li>En un menú, submenú</li> <li>Si se pulsa brevemente la tecla:</li> <li>Se abre el menú, submenú o parámetro seleccionados.</li> <li>Si se pulsa la tecla del parámetro durante 2 s:</li> <li>Se abre el texto de ayuda sobre la función del parámetro, si se dispone del mismo.</li> </ul>				
	<ul> <li>En el editor numérico y de textos</li> <li>Si se pulsa brevemente la tecla:</li> <li>Abre el grupo seleccionado.</li> <li>Realiza la acción seleccionada.</li> <li>Si se pulsa la tecla durante 2 s, se confirma el valor del parámetro editado.</li> </ul>				
	Combinación de teclas Escape (pulse las teclas simultáneamente)				
— + <b>+</b>	<ul> <li>En un menú, submenú</li> <li>Si se pulsa brevemente la tecla:</li> <li>Se sale del nivel de menú actual y se accede al nivel inmediatamente superior.</li> <li>Si hay un texto de ayuda abierto, cierra el texto de ayuda del parámetro.</li> <li>Si se pulsan durante 2 s, regresa a la visualización de valores medidos ("posición INICIO").</li> </ul>				
	En el editor numérico y de textos Cierra el editor numérico o de textos sin que se efectúen los cambios.				
-+E	Combinación de teclas Más/Menos (hay que mantenerlas simultáneamente pulsadas)				
A0032910	Reduce el contraste (presentación con más brillo).				
++E	Combinación de teclas Más/Intro (hay que mantenerlas simultáneamente pulsadas)				
A0032911	Aumenta el contraste (presentación más oscura).				

## 8.3.3 Introducción de números y texto



#### Máscara de entrada

En la máscara de entrada del editor numérico y de textos puede encontrar los siguientes símbolos de entrada y de configuración:

#### Editor numérico


Símbolo	Significado				
0	Selección de números de 0 a 9				
<b>9</b> A0013998					
A0016619	Inserta un separador decimal en la posición del cursor.				
A0016620	Inserta el signo menos en la posición del cursor.				
A0013985	Confirma la selección.				
A0016621	Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la izquierda.				
X A0013986	Abandona la entrada sin aplicar los cambios.				
<b>C</b>	Borra todos los caracteres entrados.				

#### Editor de textos

Símbolo	Significado				
ABC_	Selección de las letras de A a Z				
<b>XYZ</b> A0013997					
<b>Aa1</b> @	Conmutador  Entre letras mayúsculas y minúsculas  Para introducir números  Para introducir caracteres especiales				
A0013985	Confirma la selección.				
<b>4×□←→</b> A0013987	Salta a la selección de herramientas de corrección.				
X A0013986	Abandona la entrada sin aplicar los cambios.				
A0014040	Borra todos los caracteres entrados.				

### Corrección de texto en ₩C+→

Símbolo	Significado
<b>C</b>	Borra todos los caracteres entrados.
A0018324	Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la derecha.



## 8.3.4 Apertura del menú contextual


Con el menú contextual puede accederse rápida y directamente a los siguientes menús desde el indicador operativo:

- Ajuste
- Copia segur. configuración visualiz.
- Curva envolvente
- Bloqueo teclado activado

#### Acceder y cerrar el menú contextual

El usuario está en el indicador operativo.

- 1. Pulse E durante 2 s.
  - ► Se abre el menú contextual.



A003783


- 2. Pulse simultáneamente  $\Box$  +  $\pm$ .
  - └ El menú contextual se cierra y aparece el indicador operativo.

#### Llamar el menú mediante menú contextual

- 1. Abra el menú contextual.
- 2. Pulse 🛨 para navegar hacia el menú deseado.
- 3. Pulse E para confirmar la selección.
  - ► Se abre el menú seleccionado.

# 8.3.5 Visualización de la curva envolvente en el módulo indicador y de configuración

Para evaluar la señal de medida, pueden mostrarse en el módulo indicador y de configuración la curva envolvente y también la curva de mapeado si se hubiera registrado un mapeado:




## 9 Integración en el sistema

## 9.1 Visión general del fichero maestro del equipo (GSD)

ID del fabricante	17 (0x11)	
Número de identificación	0x1558	
Versión del perfil	3.02	
Fichero GSD	Información y ficheros disponibles en:  www.endress.com www.profibus.org	
Versión de ficheros GSD		

## 9.2 Ajuste de la dirección del equipo




■ 22 Interruptor de dirección en el compartimento de conexiones

## 9.2.1 Direccionamiento por hardware

- 1. Ponga el interruptor 8 en la posición "OFF".
- 2. Utilice los microinterruptores 1 a 7 para ajustar la dirección conforme a la tabla siguiente.

El cambio de dirección es efectivo al cabo de 10 segundos. Se reinicia el equipo.

Interruptor	1	2	3	4	5	6	7
Valor en la posición "ON"	1	2	4	8	16	32	64
Valor en la posición "OFF"	0	0	0	0	0	0	0




A0015902

Ejemplo de direccionamiento por hardware; el interruptor 8 está en la posición "OFF"; los interruptores 1 a 7 definen la dirección.

## 9.2.2 Direccionamiento por software

- 1. Ponga el interruptor 8 en la posición "ON".
- 2. El equipo se reinicia automáticamente y notifica la dirección actual (ajuste de fábrica: 126).
- 3. Configure la dirección a través del menú de configuración: Ajuste → Dirección del instrumento




■ 24 Ejemplo de direccionamiento por software; el interruptor 8 está puesto en la posición "ON"; la dirección se define en el menú de configuración (Ajustes → Dirección del equipo).

## 10 Puesta en marcha usando el asistente

FieldCare y DeviceCare cuentan con un asistente que guía al usuario a lo largo de la puesta en marcha inicial.

- 1. Conecte el equipo a FieldCare o DeviceCare.
- 2. Conecte el equipo a las aplicaciones de software FieldCare o DeviceCare.
  - Se muestra el tablero de instrumentos (página de inicio) del equipo:



El botón de "Puesta en marcha" llama al asistente

- 3. Haga clic en "Puesta en marcha" para iniciar el asistente.
- 4. Introduzca el valor adecuado en cada parámetro o seleccione la opción adecuada. Estos valores quedan registrados directamente en el equipo.
- 5. Haga clic en "Siguiente" para pasar a la página siguiente.
- 6. Cuando haya pasado todas las páginas, haga clic en "Finalizar" para cerrar el asistente.
- Si interrumpe el asistente antes de introducir todos los parámetros necesarios, el equipo puede quedar en un estado indefinido. En estas situaciones, es recomendable reiniciar el equipo a los ajustes predeterminados de fábrica.

# Puesta en marcha a través del menú de configuración

### 11.1 Instalación y comprobación de funciones


Antes de efectuar la puesta en marcha del punto de medición, compruebe que se hayan llevado a cabo las verificaciones correspondientes después de la instalación y de la conexión.

Comprobaciones tras el montaje

Comprobaciones tras la conexión

## 11.2 Configuración del idioma de manejo

Ajuste de fábrica: "English" o idioma pedido



■ 25 Ejemplo de indicador local

## 11.3 Comprobación de la distancia de referencia

Esta sección solo es aplicable al FMP54 con compensación de la fase gas (estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicaciones", opción EF o EG)

Las sondas coaxiales con compensación de la fase gas ya es encuentran calibradas a la entrega. Las sondas de varilla, en cambio, tienen que recalibrarse tras el montaje:

Tras montar la sonda de varilla en el tubo tranquilizador o la derivación, compruebe el ajuste de la distancia de referencia en estado sin presurizar y, si es necesario, corríjalo. El

nivel debe encontrarse por lo menos 200 mm por debajo de la distancia de referencia  $L_{\rm ref}$  para poder obtener la máxima precisión.


Paso	Parámetro	Acción
1	Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Modo GPC	Seleccione la Opción <b>Conectado</b> para habilitar la compensación de la fase de gas.
2	Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Distancia de referencia actual	Compruebe si la distancia de referencia actual mostrada se corresponde con el valor nominal (300 mm o 550 mm, véase la placa de identificación). En caso afirmativo: no se requieren más acciones. En caso negativo: Prosiga con el paso 3
3	Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Distancia de referencia	Acepte el valor mostrado en el Parámetro <b>Distancia de referencia actual</b> .  De este modo se corregirá la distancia de referencia.

Para una descripción detallada de todos los parámetros, véase:

GP01001F, "Levelflex - Descripción de parámetros del equipo - PROFIBUS PA"

70

## 11.4 Configurar la medición de nivel



■ 26 Parámetros de configuración para la medición de nivel en líquidos

LN Longitud de la sonda

- R Punto de referencia de la medición
- D Distancia
- L Nivel
- E Calibración vacío (= punto cero)
- F Calibración lleno (= span)
- Si el valor  $\varepsilon_r$  es menor que 7 en el caso de las sondas de cable, la medición no se puede llevar a cabo en la zona del contrapeso de la sonda. En estos casos, la calibración de vacío E no debería sobrepasar LN 250 mm (LN 10 in).
- 1. Vaya a: Ajuste → Nombre del dispositivo
  - └ Introduzca el nombre de la etiqueta (TAG).
- 2. Vaya a: Ajuste → Dirección del instrumento
  - Introduzca la dirección de bus del equipo (solo si la dirección se ajusta a través del software).
- 3. Para los equipos en el paquete de aplicaciones "Medición de la interfase":

Vaya a: Ajuste → Modo de operación

- Seleccione la Opción **Nivel**.
- 4. Vaya a: Ajuste → Unidad de longitud
  - ► Seleccione la unidad de longitud.
- 5. Vaya a: Ajuste → Tipo de tanque
  - ► Seleccione el tipo de depósito.
- 6. Para Parámetro **Tipo de tanque** = Bypass / tubo tranquilizador:

Vaya a: Ajuste → Diámetro del tubo

- Especifique el diámetro de la derivación o del tubo tranquilizador.
- 7. Vaya a: Ajuste  $\rightarrow$  Grupo de producto
  - ► Especifique el grupo de producto (**En base agua (DC >= 4)** o **Otros**)
- 8. Vaya a: Ajuste → Calibración vacío
  - Especifique la distancia de vacío E (distancia desde el punto de referencia R hasta la marca del 0 %).

- 9. Vaya a: Ajuste → Calibración lleno
  - Especifique la distancia de lleno F (distancia desde la marca del 0 % hasta la marca del 100 %).
- 10. Vaya a: Ajuste → Nivel
  - ► Visualiza el nivel medido L.
- 11. Vaya a: Ajuste → Distancia
  - └ Visualiza la distancia D que hay entre punto de referencia R y el nivel L.
- 12. Vaya a: Ajuste → Calidad de señal
  - ► Muestra la calidad de la señal analizada (eco) reflejada por el nivel.
- 13. Configuración utilizando el indicador local:

Vaya a: Ajuste → Mapeado → Confirmación distancia


- Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar a registrar un mapa de ecos interferentes en caso necesario.
  - AVISO En el caso del FMP54 con compensación de la fase de gas (estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicación", opción EF o EG), NO se puede registrar un mapa.
- 14. Configuración utilizando software de configuración:

Vaya a: Ajuste → Confirmación distancia

- Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar a registrar un mapa de ecos interferentes en caso necesario.
  - AVISO En el caso del FMP54 con compensación de la fase de gas (estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicación", opción EF o EG), NO se puede registrar un mapa.

# 11.5 Configuración de la medición de la interfase

Una medición de la interfase solo es posible si el equipo dispone de la opción de software correspondiente. En la estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicaciones", opción EB "Medición de la interfase".



■ 27 Parámetros de configuración para la medición de la interfase

LN Longitud de la sonda

- R Punto de referencia de la medición
- DI Distancia de interfase (distancia desde la brida hasta el producto inferior)
- LI Interfase
- DL Distancia
- LL Nivel
- UP Grosor de la Capa Superior
- E Calibración vacío (= punto cero)
- F Calibración lleno (= span)
- 1. Vaya a: Ajuste → Nombre del dispositivo
  - └ Introduzca el nombre de la etiqueta (TAG).
- 2. Vaya a: Ajuste → Dirección del instrumento
  - Introduzca la dirección de bus del equipo (solo si la dirección se ajusta a través del software).
- 3. Vaya a: Ajuste → Modo de operación
  - ► Seleccione la Opción **Interfase**.
- 4. Vaya a: Ajuste → Unidad de longitud
  - Seleccione la unidad de longitud.
- 5. Vaya a: Ajuste → Tipo de tanque
  - ► Seleccione el tipo de depósito.
- 6. Para Parámetro **Tipo de tanque** = Bypass / tubo tranquilizador:

Vaya a: Ajuste → Diámetro del tubo

- Especifique el diámetro de la derivación o del tubo tranquilizador.
- 7. Vaya a: Ajuste → Nivel del tanque
  - Especifique el nivel de llenado (**Inundado** o **Llenado parcialmente**)
- 8. Vaya a: Ajuste → Distancia a la conexión superior
  - En las derivaciones: Especifique la distancia desde el punto de referencia R hasta el borde inferior del caudal de agua de salida superior. En el resto de casos, conserve el ajuste de fábrica.

- 9. Vaya a: Ajuste → Valor CD
  - Especifique la constante dieléctrica relativa  $(\varepsilon_r)$  del producto en la parte superior.
- 10. Vaya a: Ajuste → Calibración vacío
  - Especifique la distancia de vacío E (distancia desde el punto de referencia R hasta la marca del 0 %).
- 11. Vaya a: Ajuste → Calibración lleno
  - Especifique la distancia de lleno F (distancia desde la marca del 0 % hasta la marca del 100 %).
- 12. Vaya a: Ajuste → Nivel
  - Visualiza el nivel medido L₁.
- 13. Vaya a: Ajuste → Interfase
- 14. Vaya a: Ajuste → Distancia
  - $\hookrightarrow$  Visualiza la distancia  $D_L$  que hay entre el punto de referencia y el nivel  $L_L$ .
- 15. Vaya a: Ajuste → Distancia de interfase
  - ► Visualiza la distancia D<sub>I</sub> que hay entre el punto de referencia R y la interfase L<sub>I</sub>.
- 16. Vaya a: Ajuste → Calidad de señal
  - ► Muestra la calidad de la señal analizada (eco) reflejada por el nivel.
- 17. Configuración utilizando el indicador local:

Vaya a: Ajuste → Mapeado → Confirmación distancia

- Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar a registrar un mapa de ecos interferentes en caso necesario.
  - AVISO En el caso del FMP54 con compensación de la fase de gas (estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicación", opción EF o EG), NO se puede registrar un mapa
- 18. Mediante software de configuración (por ejemplo, FieldCare):

Vaya a: Ajuste → Confirmación distancia

- Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar a registrar un mapa de ecos interferentes en caso necesario.
  - AVISO En el caso del FMP54 con compensación de la fase de gas (estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicación", opción EF o EG), NO se puede registrar un mapa

#### 11.6 Grabación de la curva de eco de referencia

Tras configurar la medición, se recomienda registrar la curva envolvente actual como curva de eco de referencia. De este modo, podrá utilizarse posteriormente con fines de diagnóstico. El Parámetro **Guardar curva de referencia** se usa para registrar la curva envolvente.

#### Ruta en el menú

Experto → Diagnóstico → Diagnósticos con curvas envolventes → Guardar curva de referencia

#### Significado de las opciones

- No
- Ninguna acción
- Sí
  - La curva envolvente actual se quarda como curva de referencia.
- En los equipos suministrados con la versión de software 01.00.zz, este submenú solo es visible para el rol de usuario de "Personal de servicio".
- La curva de eco de referencia solo se puede visualizar en el diagrama de curva envolvente de FieldCare después de cargarla desde el equipo en FieldCare. Para ello se usa la función "Cargar curva de referencia" de FieldCare.



🖪 28 🛮 Función "Cargar curva de referencia"

# 11.7 Configuración del indicador local

### 11.7.1 Ajuste de fábrica del indicador local para mediciones de nivel

Parámetro	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 1 salida de corriente	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 2 salidas de corriente
Formato visualización	1 valor grande	1 valor grande
1er valor visualización	Nivel linealizado	Nivel linealizado
2er valor visualización	Distancia	Distancia
3er valor visualización	Salida de corriente 1	Salida de corriente 1
4er valor visualización	Ninguno	Salida de corriente 2

# 11.7.2 Ajuste de fábrica del indicador local para mediciones de la interfase

Parámetro	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 1 salida de corriente	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 2 salidas de corriente
Formato visualización	1 valor grande	1 valor grande
1er valor visualización	Interfase linealizada	Interfase linealizada
2er valor visualización	Nivel linealizado	Nivel linealizado
3er valor visualización	Grosor de la Capa Superior	Salida de corriente 1
4er valor visualización	Salida de corriente 1	Salida de corriente 2

### 11.7.3 Ajuste del indicador local

El indicador local puede ajustarse en el siguiente submenú: Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización

# 11.8 Gestión de la configuración

Tras la puesta en marcha puede guardar la configuración actual del equipo, copiarla en otro punto de medición o restablecer la anterior configuración del equipo. Para ello puede usar el Parámetro **Control de configuración** y las opciones disponibles.

#### Ruta en el menú

Ajuste → Ajuste avanzado → Configuración Backup Indicador → Control de configuración

#### Significado de las opciones

#### Cancelar

No se ejecuta ninguna acción y el usuario sale del parámetro.

#### ■ Ejecutar copia

Se guardará una copia de seguridad de la configuración actual del equipo desde el HistoROM (integrado en el mismo) en el módulo indicador de este.

#### Restablecer

La última copia de seguridad de la configuración del equipo se copia del módulo indicador al HistoROM del equipo.

#### Duplicar

La configuración del transmisor del equipo se duplica en otro equipo mediante el módulo indicador. Los siguientes parámetros, que caracterizan el punto de medición individual, **no** se transfieren:

Tipo producto

#### Comparar

Se compara la configuración del equipo guardada en el módulo indicador con la configuración actual del equipo presente en el HistoROM. El resultado de esta comparación se muestra en el Parámetro **Comparación resultado**.

#### ■ Borrar datos backup

La copia de seguridad de la configuración del equipo es eliminada del módulo indicador del equipo.

- Mientras esta acción está en curso, la configuración no se puede editar mediante el indicador local y en el indicador aparece un mensaje sobre el estado de procesamiento.
- Si se usa la Opción **Restablecer** para restablecer en un equipo distinto del original una copia de seguridad existente, en algunos casos puede ocurrir que ciertas funciones del equipo individual no estén disponibles. En algunos casos tampoco es posible restaurar el estado original reiniciando al estado "Estado de entrega".

Para copiar la configuración en otro equipo siempre se debe usar la Opción **Duplicar**.

# 11.9 Protección de los ajustes contra el acceso no autorizado

La configuración puede protegerse de dos formas distintas contra cualquier acceso no autorizado:

- Bloqueo mediante parámetros (bloqueo por software)
- Bloqueo mediante microinterruptor de protección contra escritura (bloqueo por hardware)

# 12 Diagnóstico y localización y resolución de fallos

# 12.1 Localización y resolución de fallos en general

# 12.1.1 Errores generales

Error	Causa posible	Solución	
El equipo no responde.	Tensión de alimentación sin conectar.	Conecte la tensión correcta.	
	Los cables no hacen buen contacto con los terminales.	Asegure el contacto eléctrico entre el cable y el terminal.	
No se visualizan valores en el indicador	El ajuste de contraste es demasiado bajo o demasiado alto.	<ul> <li>Aumente el contraste pulsando simultáneamente</li></ul>	
	El conector del cable del indicador no está bien conectado.	Conecte correctamente el conector.	
	El indicador es defectuoso.	Sustituya el indicador.	
"Error de comunicaciones" aparece	Interferencias electromagnéticas	Revise la puesta a tierra del equipo.	
en el visualizador cuando se inicia el equipo o conecta el visualizador.	Rotura del cable o del conector del indicador.	Sustituya el indicador.	
La duplicación de parámetros mediante indicador de un equipo a otro no funciona. Solo están disponibles las opciones "Guardar" y "Cancelar".	El indicador con copia de seguridad no se detecta si previamente no se ha realizado una copia de seguridad en el nuevo equipo.	Conecte el indicador (con copia de seguridad) y reinicie el equipo.	
La comunicación CDI no funciona.	Configuración errónea del puerto COM en el ordenador.	Revise la configuración del puerto COM en el ordenador y modifíquela si es necesario.	
El equipo no mide correctamente.	Error de configuración de parámetros	Compruebe y corrija la configuración de los parámetros.	

# 12.1.2 Errores de configuración de parámetros

Errores de configuración de parámetros para mediciones de nivel

Error	Causa posible	Solución
Valor medido incorrecto	Si la distancia medida (Ajuste → Distancia) concuerda con la distancia real: Error de calibración	<ul> <li>Compruebe el Parámetro Calibración vacío (→ 월 121) y corríjalo en caso necesario.</li> <li>Compruebe el Parámetro Calibración lleno (→ 월 122) y corríjalo en caso necesario.</li> <li>Compruebe la linealización y corríjala en caso necesario (Submenú Linealización (→ 월 149)).</li> </ul>
	Si la distancia medida (Ajuste → Distancia) no concuerda con la distancia real: Presencia de un eco interferente.	Lleve a cabo un mapeado (Parámetro Confirmación distancia (→ 🖺 129)).
El valor medido no cambia durante el llenado/vaciado	Presencia de un eco interferente.	Lleve a cabo un mapeado (Parámetro Confirmación distancia (→ 🖺 129)).
	Adherencias en la sonda.	Limpie la sonda.

Error	Causa posible	Solución
	Error en el rastreo de ecos	Desactive el rastreo de ecos (Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Modo de evaluación = <b>Sin historial</b> ).
Mensaje de diagnóstico <b>Eco perdido</b> aparece tras encender la tensión de alimentación.	Umbral de eco demasiado alto.	Compruebe el Parámetro <b>Grupo de producto</b> (→ 🖺 121). Si es necesario, seleccione un ajuste más detallado con el Parámetro <b>Propiedad del producto</b> (→ 🖺 137).
	Eco de nivel suprimido.	Borre el mapa y regístrelo de nuevo en caso necesario (Parámetro <b>Registro mapeado</b> (→ 🖺 131)).
El equipo indica un nivel a pesar de que el depósito está vacío.	Longitud de sonda incorrecta	Efectúe una corrección de la longitud de la sonda (Parámetro <b>Confirmación longitud de sonda</b> (→ 🖺 165)).
	Eco interferente	Lleve a cabo el mapeado a lo largo de toda la longitud de la sonda cuando el depósito esté vacío (Parámetro Confirmación distancia (→ 🖺 129)).
Pendiente de nivel incorrecta en todo el rango de medición	El tipo de depósito seleccionado es incorrecto.	Seleccione el Parámetro <b>Tipo de tanque</b> (→ 🖺 120) correcto.

#### Errores en la configuración de parámetros para las mediciones de la interfase


Error	Causa posible	Solución	
Con el ajuste <b>Nivel del tanque</b> = <b>Inundado</b> , el nivel de interfase mostrado salta a	El nivel total detectado está fuera de la distancia superior de bloqueo.	Aumente la distancia de bloqueo (Parámetro <b>Distancia bloque</b> (→ 🖺 140)).	
valores mayores cuando se vacía el depósito.		Ajuste Parámetro <b>Nivel del tanque</b> $(\rightarrow \stackrel{\cong}{=} 126) = $ <b>Llenado parcialmente</b> .	
Con el ajuste <b>Nivel del</b> tanque = Llenado parcialmente, el nivel total mostrado salta a valores menores cuando se llena el depósito.	El nivel total va hasta la distancia de bloqueo superior	Reduzca la distancia de bloqueo (Parámetro <b>Distancia bloque</b> (→ 🖺 140)).	
Pendiente incorrecta del valor de la interfase medido	La constante dieléctrica (valor CD) del producto en la parte superior se ha fijado incorrectamente.	Introduzca la constante dieléctrica correcta (valor de la CD) del producto superior (Parámetro <b>Valor CD</b> (→ 🖺 127)).	
El valor medido para la interfase y el nivel total son idénticos.	El umbral de eco para el nivel total es demasiado alto debido a una constante dieléctrica errónea.	Introduzca la constante dieléctrica correcta (valor de la CD) del producto superior (Parámetro <b>Valor CD</b> (→ 🖺 127)).	
El nivel total salta al nivel de la interfase en el caso de interfases delgadas.	El espesor del producto en la parte superior es menor que 60 mm.	La medición de la interfase solo es posible para alturas de interfase mayores que 60 mm.	
El valor medido de la interfase salta.	Existe una capa de emulsión.	Las capas de emulsión perjudican la medición. Póngase en contacto con Endress +Hauser.	

# 12.2 Información de diagnóstico en el indicador local

# 12.2.1 Mensaje de diagnóstico

Los fallos detectados por el sistema de automonitorización del instrumento de medición se muestran por medio de un mensaje de diagnóstico que alterna con la indicación del valor medido.

Diagnóstico y localización y resolución de fallos



#### Señales de estado


A0032902	<b>Opción "Fallo (F)"</b> Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.	
<b>C</b>	<b>Opción "Control de funcionamiento (C)"</b> El equipo está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación).	
<b>S</b>	Opción "Fuera de la especificación (S)"  Se está haciendo funcionar el equipo:  Fuera de sus especificaciones técnicas (p. ej., durante el arranque o la limpieza)  Fuera de la configuración efectuada por el usuario (p. ej., nivel fuera del rango configurado)	
<b>M</b>	Opción "Requiere mantenimiento (M)" Es necesario efectuar mantenimiento. El valor medido sigue siendo válido.	

#### Símbolo de estado (símbolo para nivel de evento)

8	<b>Estado de "alarma"</b> Se interrumpe la medición. Las señales de salida adoptan el estado de alarma definido. Se genera un mensaje de diagnóstico.
Δ	Estado de "alerta" El equipo sigue midiendo. Se genera un mensaje de diagnóstico.

#### Evento de diagnóstico y texto del evento

El fallo se puede identificar por medio del evento de diagnóstico. El texto del evento resulta de ayuda porque le proporciona información sobre el fallo. Además, el símbolo de estado asociado se muestra delante del evento de diagnóstico.



Si varios eventos de diagnóstico que están pendientes al mismo tiempo, solo se muestra el mensaje de diagnóstico que tiene la prioridad más alta. Los mensajes de diagnóstico pendientes adicionales se pueden mostrar en el Submenú **Lista de diagnósticos**.

- Los mensajes de diagnóstico que se emitieron anteriormente, pero que ya no son mensajes pendientes, pueden verse como se indica a continuación:
  - En el indicador local: en el Submenú **Lista de eventos**
  - En FieldCare: a través de la función "Lista de eventos/HistoROM"

#### Elementos de configuración

Funciones de configuración en menús, submenús	
+	<b>Tecla Más</b> Abre el mensaje relativo a las medidas correctivas.
E	<b>Tecla Intro</b> Abre el menú de configuración.

#### XXXXXXXX AS XXXXXXXX **AS801** AlimentMuyBaja $\mathbf{x}$ 1. $(\mathbf{+})$ Lista diagnóst Diagnóstico 1 ∆ັS801 V AlimentMuyBaja Diagnóstico 2 Diagnóstico 3 2. (E) V AlimentMuyBaja (ID:203) △ S801 0d00h02m25s **—** 5 Aumentar tensión de alimentación 3. $| \ominus | + | \oplus |$

#### 12.2.2 Visualización de medidas correctivas

A0029431-ES

- 29 Mensaje de medidas correctivas
- 1 Información de diagnóstico
- 2 Texto breve
- 3 ID de servicio
- 4 Comportamiento de diagnóstico con código de diagnóstico
- 5 Tiempo de funcionamiento cuando ocurrió el error
- 6 Medidas correctivas

El usuario está en el mensaje de diagnóstico.

- 1. Pulse ± (símbolo ①).
  - ► Se abre el Submenú **Lista de diagnósticos**.
- 2. Seleccione mediante  $\pm$  o  $\Box$  el evento de diagnóstico de interés y pulse  $\Box$ .
  - Se abre el mensaje que contiene las medidas correctivas para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 3. Pulse simultáneamente  $\Box$  +  $\pm$ .
  - Se cierra el mensaje sobre las medidas correctivas.

El usuario se encuentra en el menú **Diagnóstico** en una entrada correspondiente a un evento de diagnóstico, p. ej., en **Lista de diagnósticos** o en **Último diagnóstico**.

- 1. Pulse E.
  - Se abre el mensaje que contiene las medidas correctivas para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 2. Pulse simultáneamente  $\Box$  +  $\pm$ .
  - ► Se cierra el mensaje sobre las medidas correctivas.

# 12.3 Evento de diagnóstico en el software de configuración

Si el evento de diagnóstico ha ocurrido en el equipo, la señal de estado aparece en el área de estado de la parte superior izquierda del software de configuración junto con el símbolo correspondiente del nivel del evento según NAMUR NE 107:

- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)


#### A: a través del menú de configuración

- 1. Vaya a Menú **Diagnóstico**.
  - En el Parámetro **Diagnóstico actual** se muestra el evento de diagnóstico con el texto del evento.
- 2. En la parte derecha del área de indicación, pase el cursor sobre el Parámetro **Diagnóstico actual**.




Aparece una herramienta del software con información sobre remedios para el evento de diagnóstico en cuestión.

#### B: A través de la función "Crear documentación"




Seleccione la función "Crear documentación".



Compruebe que esté seleccionado "Visión general de datos".

- 3. Haga clic en "Guardar como..." y guarde un PDF del informe.
  - El informe contiene los mensajes de diagnóstico, incluidas las medidas correctivas.

#### C: A través de la función "Lista de eventos/HistoROM ampliado"



Seleccione la función ("Lista de eventos/HistoROM ampliado").



Seleccione la función "Cargar lista de eventos".

La lista de eventos, incluidas las medidas correctivas, se muestra en la ventana "Visión general de datos".

# 12.4 Lista de diagnósticos

En el submenú Submenú **Lista de diagnósticos**, pueden visualizarse hasta 5 mensajes de diagnóstico pendientes. Si hay más de 5 mensajes pendientes, se visualizan los cinco que tienen la prioridad más alta.

#### Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de diagnósticos

#### Llamada y cierre de medidas correctivas

- 1. Pulse E.
  - Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 2. Pulse simultáneamente  $\Box$  +  $\pm$ .
  - ► Se cierra el mensaje con medida correctiva.

# 12.5 Lista de eventos de diagnóstico

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
Diagnóstico de	l sensor			
003	Detectada sonda rota	Comprobar mapeado     Comprobar sensor	F	Alarm
046	Adherencia detectada	Limpiar sensor	F	Alarm
104	Cable HF	Secar conexión de cable HF     y verificar juntas     Sustituir cable HF	F	Alarm
105	Cable HF	Verificar conexión cable HF     Sustituir cable HF	F	Alarm
106	Sensor	Check sensor     Check HF cable     Contact service	F	Alarm
Diagnóstico de	la electrónica	1		1
242	Software incompatible	Verificar software     Electrónica principal:     programación flash o     cambiar	F	Alarm
252	Módulos incompatibles	Verificar electrónica     Sustituir electrónica	F	Alarm
261	Módulo electrónico	Reinicio de dispositivo     Verificar módulo     electrónica     Sustituir módulo E/S o     electr principal	F	Alarm
262	Conexión de módulo	1. Comprobar módulo	F	Alarm
270	Error electrónica principal	Sustituir electrónica principal	F	Alarm
271	Error electrónica principal	Reinicio de dispositivo     Sustituir electrónica     principal	F	Alarm
272	Error electrónica principal	Reiniciar inst.     Contacte servicio	F	Alarm
273	Error electrónica principal	Conf emerg por indicador     Cambie elec princ	F	Alarm
275	Error módulo E/S	Sustituir módulo E/S	F	Alarm
276	Error módulo E/S	Reinicio de dispositivo     Sustituir módulo E/S	F	Alarm
282	Almacenamiento de datos	Reiniciar inst.     Contacte servicio	F	Alarm
283	Contenido de la memoria	Transferir datos o resetear equipo     Contacte servicio	F	Alarm
311	Error electrónica	Transferir datos o resetear equipo     Contacte servicio	F	Alarm
311	Error electrónica	¡ Mantenimiento requerido !, 1. No reinicie el instrumento 2. Contacte con servcio	M	Warning

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
Diagnóstico de	la configuración			
410	Transf. datos	Comprobar conexión     Volver transf datos	F	Alarm
412	Procesando descarga	Descarga activa, espere por favor.	С	Warning
435	Linealización	Comprobar tabla linealización	F	Alarm
437	Config. incompatible	Reiniciar inst.     Contacte servicio	F	Alarm
438	Conjunto de datos	Comprobar datos ajuste archivo	М	Warning
482	Bloque en OOS	Ajustar bloque en modo AUTO	F	Alarm
484	Simulación Modo Fallo	Desconectar simulación	С	Alarm
485	Simulación valores	Desconectar simulación	С	Warning
494	Simulación salida de conmutación	Desconectar simulación salida de conmutación	С	Warning
495	Diagnóstico de Simulación	Desconectar simulación	С	Warning
497	Bloque salida simulación	Desactivar simulación	С	Warning
585	Simulación distancia	Desconectar simulación	С	Warning
Diagnóstico del	proceso			
801	Energia muy baja	Aumentar tensión de alimentación	S	Warning
825	Temp. trabajo	1. Comp. temperatura	S	Warning
825	Temp. trabajo	ambiente 2. Compruebe la temperatura de proceso	F	Alarm
921	Cambio en referencia	Verificar ajuste de referencia     Verificar presión del proceso     Verificar sensor	S	Warning
936	Interferencia EMC	Verificar CEM en instalación	F	Alarm
941	Eco perdido	1. Verificar ajuste valor CD	F	Alarm 1)
942	En distancia de seguridad	Verificar nivel     Verificar distancia de seguridad	S	Alarm 1)
943	En distancia de bloqueo	Exactitud reducida Verificar nivel	S	Warning
944	Rango de nivel	Exactitud reducida Nivel en conexión al proceso	S	Warning
950	Advanced diagnostic 1 2 occured	Maintain your diagnostic event	M	Warning 1)

 $<sup>1) \</sup>qquad \hbox{El comportamiento de diagn\'ostico puede cambiarse.}$ 

# 12.6 Libro de registro de eventos

#### 12.6.1 Historia de eventos

En la **Lista de eventos** se proporciona una visión general cronológica de los mensajes de evento que han aparecido

(Este submenú solo existe si el manejo se efectúa a través del indicador local. En caso de manejo a través de FieldCare, la lista de eventos se puede mostrar con la función "Lista de eventos/HistoROM" de FieldCare.

#### Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de eventos → Lista de eventos

Se pueden visualizar como máximo 100 mensajes de evento en orden cronológico.

El historial de eventos contiene entradas de los tipos siguientes:

- Eventos de diagnóstico
- Eventos de información

Además del tiempo de configuración durante el que ocurrió el evento, a cada evento se le asigna también un símbolo que indica si el evento ha ocurrido o finalizado:

- Evento de diagnóstico
  - ⊕: Ocurrencia del evento
  - (→: Fin del evento
- Evento de información
  - €: Ocurrencia del evento

#### Llamada y cierre de medidas correctivas

- 1. Pulse E.
  - Se abre el mensaje que contiene las medidas correctivas para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 2. Pulse simultáneamente □ + ±.
  - Se cierra el mensaje sobre las medidas correctivas.

#### 12.6.2 Filtrado del libro de registro de eventos

Por medio del parámetro Parámetro **Opciones de filtro** se puede definir la categoría de mensajes de evento que se debe visualizar en el Submenú **Lista de eventos**.

#### Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de eventos → Opciones de filtro

#### Categorías de filtrado

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información

#### 12.6.3 Visión general sobre eventos de información

Número de información	Nombre de información
I1000	(Dispositivo correcto)
I1089	Inicio de dispositivo
I1090	Borrar config.

Número de información	Nombre de información
I1091	Configuración cambiada
I1092	Datos tendencia borrados
I1110	Interruptor protec. escritura cambiado
I1137	Electrónica sustituida
I1151	Reset de historial
I1154	Borrar tensión en terminal min/max
I1155	Borrar temperatura de electrónica
I1156	Error de memoria bloque de tendencia
I1157	Contenido de memoria lista de eventos
I1185	Backup de indicador realizado
I1186	Rest através ind. realiz.
I1187	Ajustes desc con indic
I1188	Borrado datos con indicador
I1189	Backup comparado
I1256	Indicador: estado de acceso cambiado
I1264	Secuencia de seguridad abortada
I1335	Firmware cambiado
I1397	Fieldbus: estado de acceso cambiado
I1398	CDI: estado de acceso cambiado
I1512	Descarga iniciada
I1513	Descarga finalizada
I1514	Carga iniciada
I1515	Carga finalizada

# 12.7 Historial del firmware

Fecha	Versión	Modificaciones	Documentación (FMP51, FMP52, FMP54, PROFIBUS)			
	del firmware		Manual de instrucciones	Descripción de los parámetros del equipo	Información técnica	
07.2011	01.00.zz	Software original	BA01006F/00/EN/10.10	GP01001F/00/EN/10.10	TI01001F/00/EN/13.11	
02.2015	01.01.zz	<ul> <li>Asistencia para el SD03</li> <li>Idiomas adicionales</li> <li>Funcionalidad HistoROM mejorada</li> <li>Bloque de función "Diagnósticos avanzados" integrado</li> <li>Mejoras y correcciones de errores</li> </ul>	BA01006F/00/EN/15.14 BA01006F/00/EN/16.16 <sup>1)</sup>	GP01001F/00/EN/13.14	TI01001F/00/EN/18.14 TI01001F/00/EN/22.16 <sup>1)</sup>	

1) Contiene información sobre los asistentes Heartbeat disponibles en la versión actual del DTM para DeviceCare y FieldCare

Se puede pedir explícitamente una determinada versión de firmware mediante la estructura de pedido del producto. De esta manera se puede asegurar la compatibilidad de la versión de firmware con una integración en el sistema ya existente o prevista.

# 13 Mantenimiento

No requiere tareas de mantenimiento especiales.

# 13.1 Limpieza externa

Para limpiar la parte externa, utilice siempre detergentes que no sean corrosivos para la superficie de la caja ni para las juntas.

# 13.2 Instrucciones generales de limpieza

Según la aplicación, puede acumularse suciedad o formarse adherencias en la sonda. Una capa fina y uniforma apenas influye en la medición. Las capas gruesas pueden atenuar la señal y reducir el rango de medición. La formación de depósitos o adherencias muy irregulares (p. ej., por cristalización) puede provocar mediciones incorrectas. En tales casos, use un principio de medición sin contacto o bien inspeccione la sonda periódicamente para detectar su ensuciamiento.

Limpieza con una solución de hidróxido de sodio (p. ej., en procedimientos CIP): si el acoplamiento está en contacto con el producto, los errores de medición pueden ser mayores que en las condiciones de funcionamiento de referencia. El contacto con el producto puede dar lugar temporalmente a mediciones incorrectas.

# 14 Reparación

## 14.1 Información general

#### 14.1.1 Planteamiento de las reparaciones

Conforme al planteamiento de las reparaciones de Endress+Hauser, los equipos tienen un diseño modular y las reparaciones pueden ser efectuadas por personal de servicios de Endress+Hauser o por los mismos clientes, si cuentan con la formación apropiada.

Las piezas de repuesto se agrupan en kits lógicos con las instrucciones de sustitución asociadas.

Para más información sobre servicios y piezas de repuesto, póngase por favor en contacto con el personal de servicios de Endress+Hauser.

#### 14.1.2 Reparación de equipos con certificación Ex

#### **ADVERTENCIA**

Una reparación incorrecta puede comprometer la seguridad eléctrica. ¡Riesgo de explosión!

- ► Las reparaciones en los equipos que cuenten con homologación Ex deben ser efectuadas por personal de servicios de Endress+Hauser o por personal especialista conforme a las normativas nacionales.
- ► Se deben satisfacer las normas correspondientes y las normativas nacionales sobre áreas de peligro, las instrucciones de seguridad y los certificados.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.
- ► Indique el sistema de identificación del equipo en la placa de identificación. Únicamente se pueden usar como repuestos piezas que sean idénticas.
- ▶ Lleve a cabo las reparaciones conforme a las instrucciones.
- ► Solo el personal de servicios de Endress+Hauser está autorizado para modificar un equipo certificado y convertirlo en otro igualmente certificado.

#### 14.1.3 Sustitución de los módulos del sistema electrónico

Cuando se han sustituido los módulos del sistema electrónico, el equipo no necesita recalibrarse ya que los parámetros se guardan en el HistoROM dentro de la caja. Al sustituir el sistema electrónico principal, puede que sea necesario registrar una nueva supresión de ecos interferentes.

#### 14.1.4 Sustitución de un equipo

Una vez sustituido el equipo completo, los parámetros configurados anteriormente pueden transferirse al nuevo equipo con uno de los siguientes métodos:


- Usar el módulo indicador Requisito indispensable: la configuración del antiguo equipo se guardó previamente en el módulo indicador.
- Mediante FieldCare
   Requisito indispensable: la configuración del antiguo equipo se guardó previamente en el ordenador mediante FieldCare.

Puede continuar la medición sin necesidad de efectuar una nueva calibración. Solo puede que resulte necesario volver a hacer un ajuste de supresión de falsos ecos o de linealización.

# 14.2 Piezas de repuesto

- Algunos componentes reemplazables del instrumento de medición se identifican mediante una placa de identificación de pieza de repuesto. Esta contiene información sobre la pieza de repuesto.
- En la cubierta del compartimento de conexiones del equipo hay una placa de identificación de pieza de repuesto que contiene la siguiente información:
  - Una lista de las piezas de repuesto más importantes del instrumento de medición, incluida información para cursar pedidos de las mismas.
  - La URL del W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

    Todas las piezas de repuesto para el instrumento de medición, junto con el código de pedido, figuran aquí y se pueden pedir. Los usuarios también pueden descargarse las instrucciones de instalación correspondientes, si están disponibles.



A0014979

30 Ejemplo de una placa de identificación de piezas de repuesto en la cubierta del compartimento de conexiones

- Número de serie del instrumento de medición:
  - Se encuentra en las placas de identificación del equipo y de la pieza de repuesto.
  - Se puede leer a través del parámetro "Número de serie" en el submenú "Información del equipo".

#### 14.3 Devolución

Los requisitos para una devolución segura del equipo pueden variar en función del tipo de equipo y de la legislación nacional.

- 1. Consulte la página web para obtener información: https://www.endress.com/support/return-material
  - ► Seleccione la región.
- 2. En caso de devolución del equipo, embálelo de forma que quede protegido de manera fiable contra impactos e influencias externas. El embalaje original es el que ofrece la mejor protección.

#### 14.4 Eliminación

En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos al fabricante para que los elimine en las condiciones aplicables.

# 15 Accesorios

Los accesorios disponibles en estos momentos para el producto se pueden seleccionar en www.endress.com:


- 1. Seleccione el producto mediante los filtros y el campo de búsqueda.
- 2. Abra la página de producto.
- 3. Seleccione **Piezas de repuesto y accesorios**.

# 15.1 Accesorios específicos del equipo


#### 15.1.1 Tapa de protección ambiental

La tapa de protección ambiental se puede pedir junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".

Se utiliza para proteger contra la luz solar directa, las precipitaciones y el hielo.



■ 31 Visión general




■ 32 Altura. Unidad de medida mm (in)

Endress+Hauser 91

A0051672

A001546



📵 33 Medidas. Unidad de medida mm (in)

#### Material


- Capuchón de protección; 316L (1.4404)
- Abrazadera; 316L (1.4404)
- Escuadra de fijación; 316L (1.4404)
- Tornillo de sujeción; 316L (1.4404) + fibra de carbono
- Pieza moldeada de goma (4x); EPDM
- Tornillos; A4
- Discos; A4
- Borne de tierra; A4, 316L (1.4404)

#### Número de pedido para accesorios:

71162242


#### 15.1.2 Soporte de montaje para el compartimento de la electrónica

Con las versiones del equipo de "Sensor remoto" (característica 060 en la estructura de pedido del producto), el soporte de montaje está incluido en el alcance del suministro. Se puede pedir como accesorio aparte.



🛮 34 🛮 Soporte de montaje para la caja del sistema electrónico; unidad: mm (in)

- A Montaje en pared
- B Montaje en barra



■ 35 Material; soporte de montaje


- 10 Soporte, 316L (1.4404)
- 11 Soporte redondo, 316L (1.4404); tornillos/tuercas, A4-70; casquillos distanciadores, 316L (1.4404)
- 12 Semiconchas, 316 L (1.4404)

#### Número de pedido para accesorios:

71102216

# 15.1.3 Prolongación de varilla (equipo de centrado) HMP40

La prolongación de varilla (equipo de centrado) HMP40 se pide a través del configurador de producto.



A001359

- 1 Altura de la tubuladura
- 2 Varilla de prolongación
- 3 Disco de centrado

Temperatura admisible en el borde inferior de la tubuladura:

- Sin disco de centrado, sin restricción
- Con disco de centrado, -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
- Para detalles, véase el SD01002F.


### 15.1.4 Kit para montaje, aislado

Para fijar las sondas de cable de modo que queden correctamente aisladas.

Temperatura máxima del proceso: 150 °C (300 °F)

Juego de montaje, aislado, se puede usar para:

- FMP51
- FMP54



Alcance del suministro del kit de montaje:

- Casquillo de aislamiento
- 2 Perno anular

Para sondas de cable 4 mm ( $\frac{1}{6}$  in) o 6 mm ( $\frac{1}{4}$  in) con PA > acero: Diámetro D = 20 mm (0.8 in)

#### Número de pedido para accesorios:

52014249

Para sondas de cable 6 mm ( $\frac{1}{4}$  in) o 8 mm ( $\frac{1}{3}$  in) con PA > acero: Diámetro D = 25 mm (1 in)

#### Número de pedido para accesorios:

52014250

Debido al riesgo de cargas electrostáticas, el casquillo aislante no es apropiado para áreas de peligro. En este caso, la sonda ha de asegurarse de modo que quede correctamente conectada a tierra.




El kit de montaje puede pedirse también directamente con el equipo (estructura de pedido del producto Levelflex, característica 620, "Accesorio adjunto", opción PG "Kit de montaje, aislado, cable").

#### 15.1.5 Estrella de centrado

Estrella de centrado PEEK, Ø 48 ... 95 mm (1,89 ... 3,74 in)

Apropiado para:

- FMP51
- FMP54



■ 37 Medidas; estrella de centrado PEEK Ø 48 ... 95 mm (1,89 ... 3,74 in)

La estrella de centrado es apropiada para sondas con un diámetro de varilla de 16 mm (0,6 in) y se puede utilizar en tuberías de DN50 a DN100. Las marcas facilitan la realización del corte a medida, para garantizar que la estrella de centrado pueda ajustarse al diámetro de la tubería.

- Para detalles, véase el SD02316F.
- Material de la estrella de centrado: PEEK
- Material de los anillos de retención: PH15-7Mo (UNS S15700)
- Rango de temperatura del proceso admisible: -60 ... +250 °C (-76 ... +482 °F)

# Número de pedido para accesorios:

71069064

- Si la estrella de centrado se utiliza en una derivación, debe situarse por debajo de la salida inferior de la derivación. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de elegir la longitud de la sonda. En general, la estrella de centrado no debe montarse más de 50 mm (1,97") por encima de la punta de la sonda. Se recomienda no utilizar la estrella de centrado de PEEK dentro del rango de medición de la sonda de varilla.
- La estrella de centrado de PEEK puede pedirse también junto con el equipo (Levelflex estructura de pedido del producto, característica 610 "Accesorios montados", opción OD). En este caso, no está sujeto a la varilla mediante los anillos de retención, sino que se fija mediante un perno con cabeza hexagonal (A4-70) y una arandela Nord Lock (1.4547) en la punta de la varilla de sonda.


#### Estrella de centrado PFA

Apropiado para:

- FMP51
- FMP52
- FMP54


Versiones disponibles:

- Ø16,4 mm (0,65 in)
- Ø37 mm (1,46 in)



- A Para sonda 8 mm (0,3 in)
- B Para sondas 12 mm (0,47 in) y 16 mm (0,63 in)

La estrella de centrado resulta idónea para sondas con diámetro de varilla de 8 mm (0,3 in), 12 mm (0,47 in) y 16 mm (0,63 in) (incluidas sondas de varilla recubiertas) y se pueden utilizar en tuberías de DN40 a DN50.



- Material: PFA
- Rango de temperatura del proceso admisible: -200 ... +250 °C (-328 ... +482 °F)


#### Número de pedido para accesorios:

- Sonda 8 mm (0,3 in) 71162453
- Sonda 12 mm (0,47 in) 71157270
- Sonda 16 mm (0,63 in) 71069065
- La estrella de centrado de PFA puede pedirse también directamente con el equipo (Levelflex estructura de pedido del producto, característica 610 "Accesorios montados", opción OE).

#### Estrella de centrado PEEK, Ø 48 ... 95 mm (1,9 ... 3,7 in)

Apropiado para:

- FMP51
- FMP52
- FMP54



La estrella de centrado es apropiada para sondas con un diámetro de cable de 4 mm ( $\frac{1}{6}$  in) (incluidas sondas de cable recubiertas).

Para detalles, véase el SD01961F.

- Material: PEEK
- Rango de temperatura del proceso admisible: -60 ... +250 °C (-76 ... +482 °F)

#### Número de pedido para accesorios:


- 71373490 (1x)
- 71373492 (5x)

# 15.1.6 Contrapeso de centrado

Contrapeso de centrado 316 L para tuberías DN50/2"

Apropiado para:

- FMP51
- FMP54



El contrapeso de centrado es apropiado para sondas con un diámetro de cable de 4 mm ( $\frac{1}{6}$  in) y se puede utilizar en tuberías DN50/2".

El contrapeso de centrado se puede pedir directamente con el equipo (estructura de pedido del producto Levelflex) o como una sonda sin conexión a proceso (estructura de pedido del producto XPF0005-) mediante la característica 610 "Accesorio montado", versión **OK** (para tubería DN50/2").


### Contrapeso de centrado 316 L para tuberías ≥ DN80/3"

Apropiado para:

- FMP51
- FMP54

Versiones disponibles:

- Ø75 mm (2,95 in)
- Ø95 mm (3,7 in)



ØA = 52,5 mm (2,07 in) para tubería DN80/3"

= 62,5 mm (2,47 in) para tubería DN100/4"


 $\emptyset B = 75 \text{ mm (2,95 in) para tubería } DN80/3''$ 

= 95 mm (3,7 in) para tubería DN100/4"

El contrapeso de centrado es apropiado para sondas con un diámetro de cable de  $4 \text{ mm} (\frac{1}{6} \text{ in})$  y se puede utilizar en tuberías DN80/3" o DN100/4".

El contrapeso de centrado se puede pedir directamente con el equipo (estructura de pedido del producto Levelflex) o como una sonda sin conexión a proceso (estructura de pedido del producto XPF0005-) mediante la característica 610 "Accesorio montado", versión **OL** (para tubería DN80/3") u **OM** (para tubería DN100/4").

#### 15.1.7 Visualizador remoto FHX50



#### Datos técnicos

- Material:
  - Plástico PBT
  - 316L/1.4404
  - Aluminio
- Grado de protección: IP68 / NEMA 6P e IP66 / NEMA 4x
- Apto para módulos de indicación:
  - SD02 (pulsadores)
  - SD03 (control táctil)
- Cable de conexión:
  - Cable suministrado con el equipo hasta 30 m (98 ft)
  - Cable estándar proporcionado por el cliente en planta hasta 60 m (196 ft)
- Temperatura ambiente: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
- Temperatura ambiente, disponible opcionalmente para pedido.
  - -50 ... 80 °C (−58 ... 176 °F)

AVISO Si la temperatura está permanentemente por debajo de -40 °C (-40 °F), cabe esperar tasas de fallo superiores.


#### Información para cursar pedidos

- Si se va a usar el indicador remoto, se debe pedir la versión del equipo "Preparado para el indicador FHX50".
  - Para el FHX50 se debe seleccionar la opción "Preparado para el indicador FHX50" en "Versión del equipo de medición".
- Si un instrumento de medición no se ha pedido con la versión "Preparado para el indicador FHX50" y es preciso reacondicionarlo con un FHX50, se debe pedir para el FHX50 la versión "No preparado para el indicador FHX50" en "Versión del equipo de medición". En este caso, se suministrará un kit de ajuste para el equipo con la interfaz FHX50. El kit puede usarse para preparar el equipo a fin de que pueda emplearse la interfaz FHX50.
- El uso del FHX50 puede estar restringido para transmisores con homologación. Un equipo solo se puede reacondicionar con el FHX50 si la opción "Preparado para el FHX50" figura en la lista de instrucciones de seguridad (XA) del equipo en Especificaciones básicas, "Indicador, configuración".

Consulte asimismo las instrucciones de seguridad (XA) del FHX50.

La adaptación no es viable en transmisores con:

- Una homologación para uso con polvo inflamable (homologación a prueba de ignición por polvo)
- Tipo de protección Ex nA




#### 15.1.8 Protección contra sobretensiones

La protección contra sobretensiones para equipos alimentados por lazo se puede pedir junto con el equipo a través de la sección "Accesorio montado" de la estructura de pedido del producto.

La protección contra sobretensiones se puede usar para equipos alimentados por lazo.

- Equipos de 1 canal: OVP10
- Equipos de 2 canales: OVP20



A0021734

#### Datos técnicos

- Resistencia por canal:  $2 \times 0.5 \Omega_{m\acute{a}x}$
- Umbral tensión CC: 400 ... 700 V
- Umbral de sobretensión: < 800 V
- Capacitancia a 1 MHz: < 1,5 pF
- Corriente de fuga nominal (8/20 μs): 10 kA
- Apto para secciones transversales conductoras: 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)

#### En caso de reacondicionamiento:

- Número de pedido para equipos de 1 canal (OVP10): 71128617
- Número de pedido para equipos de 2 canales (OVP20): 71128619
- Es posible que el uso del módulo OVP (protección contra sobretensiones) esté restringido en función de la homologación del transmisor. Un equipo solo puede actualizarse con el módulo OVP si la opción NA (protección contra sobretensiones) está enumerada en *Especificaciones opcionales* en las Instrucciones de seguridad (XA) asociadas con el equipo.
- A fin de mantener las distancias de seguridad necesarias cuando se usa el módulo de protección contra sobretensiones, en caso de reacondicionamiento del equipo también es necesario sustituir la tapa de la caja.
  - Según el tipo de caja, la cubierta adecuada se puede pedir mediante el número de pedido siquiente:
  - Caja GT18: 71185516
  - Caja GT19: 71185518
  - Caja GT20: 71185517




Para conocer más detalles, véase la "Documentación especial" SD01090F

#### 15.1.9 Módulo Bluetooth BT10 para equipos HART

El módulo Bluetooth BT10 se puede pedir junto con el equipo a través de la sección "Accesorio montado" de la estructura de pedido del producto.

102




Datos técnicos

- Configuración sencilla y rápida con la aplicación SmartBlue
- No se requieren herramientas ni adaptadores adicionales
- Curva de la señal a través de SmartBlue (aplicación)
- Transmisión simple punto a punto de datos cifrados (probada por el Instituto Fraunhofer) y comunicación protegida por contraseña a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth<sup>®</sup>
- Rango de valores en las condiciones de referencia:
   > 10 m (33 ft)
- Si se usa el módulo Bluetooth, la tensión de alimentación mínima del equipo se incrementa en hasta 3 V.

#### En caso de reacondicionamiento:


- Número de pedido: 71377355
- La utilización del módulo Bluetooth puede estar restringida en función de la homologación del transmisor. Un equipo solo se puede reacondicionar con el módulo Bluetooth si la opción *NF* (módulo Bluetooth) figura en la lista en *Especificaciones opcionales* en las instrucciones de seguridad (XA) asociadas con el equipo.



# 15.2 Accesorios específicos para la comunicación

#### Commubox FXA291

Conecta los equipos de campo de Endress+Hauser dotados con una interfaz CDI (= Common Data Interface de Endress+Hauser) con el puerto USB de un ordenador o portátil Número de pedido: 51516983



# 15.3 Accesorios específicos para el mantenimiento

#### DeviceCare SFE100

Herramienta de configuración para equipos de campo HART, PROFIBUS y Foundation Fieldbus

👔 Información técnica TI01134S

#### FieldCare SFE500

Herramienta de software Plant Asset Management para la gestión de activos de la planta (PAM) basada en tecnología FDT

Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes que usted tiene en su sistema y le ayuda a gestionarlas convenientemente. El uso de la información sobre el estado es también una forma sencilla y efectiva para chequear el estado de dicha unidades de campo.



Información técnica TI00028S

#### 15.4 Componentes del sistema

#### 15.4.1 Memograph M RSG45

El gestor de datos avanzado es un sistema flexible y potente para organizar los valores de proceso.

El Memograph M se usa para la adquisición electrónica, visualización, registro, análisis, transmisión remota y archivo de señales de entrada analógicas y digitales, así como valores calculados.




Información técnica TI01180R y manual de instrucciones BA01338R

# 16 Menú de configuración

# 16.1 Visión general sobre el menú de configuración (módulo de visualización)

Navegación 🗐 Menú de configuración



Registro mapeado  Distancia  → Analog inputs  Analog input 1 6  Channel  PV filter time  Fail-safe type  → □  Fail safe value  → □  Estado bloqueo  Derechos de acceso visualización  → □  Derechos de acceso visualización	132 133 133 133 134 134 134
▶ Analog input 1 6   Channel   PV filter time   Fail-safe type   Fail safe value     ▶ Ajuste avanzado      Estado bloqueo	133 133 133 134 134 135
▶ Analog input 1 6   Channel   PV filter time   Fail-safe type   Fail safe value   ▶ Ajuste avanzado   Estado bloqueo   ⇒ □	133 133 134 134 134
Channel → □  PV filter time → □  Fail-safe type → □  Fail safe value → □  Estado bloqueo → □	133 133 134 134 134
PV filter time  → □  Fail-safe type  → □  Fail safe value  → □  Estado bloqueo  → □	133 134 134 135
Fail-safe type   Fail safe value  → □  Estado bloqueo   → □	134 134 135
Fail safe value   Fail safe value  → □  Estado bloqueo   → □	134 135
► Ajuste avanzado  Estado bloqueo  → 🖺	135
Estado bloqueo → 🖺	
	135
Derechos de acceso visualización → 🗎	
	136
Introducir código de acceso → 🗎	136
▶ Nivel → 🗎	137
Tipo producto → 🖺	137
Propiedad del producto → 🖺	137
Propiedad del proceso → 🗎	138
Condición del proceso extendida $ ightarrow$	139
Unidad del nivel → 🗎	140
Distancia bloque → 🗎	140
Corrección del nivel → 🗎	141
► Interfase → 🖺	142
Propiedad del proceso → 🖺	142
	142
Unidad del nivel → 🖺	

106

D	Pistancia bloque	→ 🖺 143	
С	Corrección del nivel  ► Cálculo automático const. Dieléctrica		
	Grosor capa superior manual	→ 🖺 147	
	Valor CD	→ 🖺 147	
	Usa valor CD calculado	→ 🖺 147	
▶ Linealización		→ 🖺 149	
Т	ïpo de linealización	→ 🖺 151	
U	Ínidad tras linealización	→ 🖺 152	
T	exto libre	→ 🖺 153	
v	alor máximo	→ 🖺 154	
	liámetro	→ 🗎 155	
A	ultura intermedia	→ 🗎 155	
	Modo de tabla	→ 🗎 155	
	· Editar tabla	, = 100	
	Nivel		
_	Valor del cliente		
A	activar tabla	→ 🖺 157	
▶ Ajustes de segurida	ad	→ 🖺 159	
Si	alida con pérdida de eco	→ 🗎 159	
V	alor con pérdida de eco	→ 🖺 159	
R	ampa con pérdida de eco	→ 🖺 160	
D	distancia bloque	→ 🖺 140	
► Confirmación WHG	3	→ 🖺 162	
► Confirmación WHC	5	→ 🖺 162	

г			1	
	► WHG desact.			→ 🖺 163
		Borrar protección de	e escritura	→ 🖺 163
		Código incorrecto		→ 🖺 163
[	► Configuración d	e sonda		→ 🖺 164
		Sonda puesta a tierr	ra	→ 🖺 164
		► Corrección de lo	ngitud de sonda	→ 🖺 166
			Confirmación longitud de sonda	→ 🖺 166
			Longitud actual de sonda	→ 🖺 164
[	► Salida de conmu	ıtación		→ 🖺 168
		Función salida de co	onmutación	→ 🖺 168
		Asignar estado		→ 🖺 168
		Asignar valor límite		→ 🖺 169
		Asignar nivel de dia	gnóstico	→ 🖺 169
		Valor de conexión		→ 🖺 170
		Retardo de la conex	ión	→ 🖺 171
		Valor de desconexió	n	→ 🖺 171
		Retardo de la desco	nexión	→ 🖺 172
		Comportamiento en	caso de error	→ 🖺 172
		Estado de conmutad	ción	→ 🖺 172
		Señal de salida inve	rtida	→ 🖺 172
[	► Visualización			→ 🖺 174
		Language		→ 🖺 174
		Formato visualizaci	ón	→ 🖺 174
		1 4er valor visual	ización	→ 🖺 176
		Decimales 1 4		→ 🗎 176

	Intervalo de indicación	→ 🖺 177
	Atenuación del visualizador	→ 🖺 177
	Línea de encabezamiento	→ 🖺 177
	Texto de encabezamiento	→ 🖺 178
	Carácter de separación	→ 🖺 178
	Formato numérico	→ 🖺 178
	Decimales menú	→ 🖺 178
	Retroiluminación	→ 🖺 179
	Contraste del visualizador	→ 🖺 179
► Configuración	Backup Indicador	→ 🖺 180
	Tiempo de operación	→ 🖺 180
	Última salvaguarda	→ 🖺 180
	Control de configuración	→ 🖺 180
	Comparación resultado	→ 🖺 181
► Administración	1	→ 🖺 183
	▶ Definir código de acceso	→ 🖺 185
	Definir código de acceso	→ 🖺 185
	Confirmar el código de acceso	→ 🖺 185
	Resetear dispositivo	→ 🖺 183
् Diagnóstico		→ 🖺 186
Diagnóstico actual		→ 🖺 186
Último diagnóstico		→ 🖺 186
Tiempo de funcionamiento desde inicio		→ 🖺 187
Tiempo de operación		→ 🖺 180

► Lista de diagnó	sticos	→ 🖺 188
	Diagnóstico 1 5	→ 🖺 188
► Lista de evento	s	→ 🖺 189
	Opciones de filtro	
	▶ Lista de eventos	→ 🖺 189
► Información de	l dispositivo	→ 🖺 190
	Nombre del dispositivo	→ 🖺 190
	Número de serie	→ 🖺 190
	Versión de firmware	→ 🖺 190
	Nombre de dispositivo	→ 🖺 190
		→ 🖺 190
	Código de Equipo	
	Código de Equipo Extendido 1 3	→ 🖺 191
	Status PROFIBUS Master Config	→ 🖺 191
	PROFIBUS ident number	→ 🖺 191
▶ Valor medido		→ 🖺 192
	Distancia	→ 🖺 124
	Nivel linealizado	→ 🖺 154
	Distancia de interfase	→ 🖺 129
	Interfase linealizada	→ 🖺 154
	Grosor de la Capa Superior	→ 🖺 194
	Volt. terminales 1	→ 🖺 194
	Estado de conmutación	→ 🖺 172
► Analog inputs		
	► Analog input 1 6	→ 🖺 195
	Channel	→ 🖺 133

	Out value	→ 🖺 195
	Out status	→ 🖺 196
	Out status HEX	→ 🖺 196
► Memorizació	n de valores medidos	→ 🖺 197
	Asignación canal 1 4	→ 🖺 197
	Intervalo de memoria	→ 🖺 197
	Borrar memoria de datos	→ 🖺 198
	▶ Visualización canal 1 4	→ 🖺 199
6: 1.4	Visualization canal 1 4	
► Simulación		→ 🖺 201
	Asignar variables de medida	→ 🖺 202
	Valor variable de proceso	→ 🖺 202
	Simulación salida de conmutación	→ 🖺 202
	Estado de conmutación	→ 🖺 203
	Alarma simulación	→ 🖺 203
	Categoría de eventos de diagnóstico	
	Diagnóstico de Simulación	→ 🖺 203
► Test de dispo	sitivo	→ 🖺 204
	Inicio test de dispositivo	→ 🖺 204
	Resultado test de dispositivo	→ 🖺 204
	Último test	→ 🖺 204
	Señal de nivel	→ 🖺 205
	Señal lanzamiento	→ 🖺 205
	Señal interfase	→ 🖺 205

# 16.2 Visión general sobre el menú de configuración (software de configuración)

Navegación 🗟 Menú de configuración

<b>⊁</b> Ajuste		→ 🖺 119
	Nombre del dispositivo	→ 🖺 119
	Dirección del instrumento	→ 🖺 119
	Modo de operación	→ 🖺 119
	Unidad de longitud	→ 🖺 120
	Tipo de tanque	→ 🖺 120
	Diámetro del tubo	→ 🖺 120
	Grupo de producto	→ 🖺 121
	Calibración vacío	→ 🖺 121
	Calibración lleno	→ 🖺 122
	Nivel	→ 🖺 123
	Distancia	→ 🖺 124
	Calidad de señal	→ 🖺 125
	Nivel del tanque	→ 🖺 126
	Distancia a la conexión superior	→ 🖺 127
	Valor CD	→ 🖺 127
	Interfase	→ 🖺 128
	Distancia de interfase	→ 🖺 129
	Confirmación distancia	→ 🖺 129
	Mapeado actual	→ 🖺 130
	Final de mapeado	→ 🖺 131
	Registro mapeado	→ 🖺 131
L		

► Analog inputs			
	► Analog input 1	6	→ 🖺 13
		Channel	→ 🖺 13
		PV filter time	→ 🗎 13
		Fail-safe type	→ 🖺 13
		Fail safe value	→ 🖺 13
A:	J -	7	
► Ajuste avanzao	10		→ 🖺 13
	Estado bloqueo		→ 🖺 13
	Derechos de acceso operación	o software de	→ 🖺 13
	Introducir código d	e acceso	→ 🖺 13
	► Nivel		→ 🗎 13
		Tipo producto	→ 🖺 13
		Propiedad del producto	→ 113
		Propiedad del proceso	→ 🖺 13
		Condición del proceso extendida	→ 🖺 13
		Unidad del nivel	→ 🗎 14
		Distancia bloque	→ 🗎 14
		Corrección del nivel	→ 🗎 14
	► Interfase		→ 🖺 14
		Propiedad del proceso	→ 🖺 14
		Valor constante dieléctr. fase inferior	→ 🗎 14
		Unidad del nivel	→ 🖺 14
		Distancia bloque	→ 🗎 14
		Corrección del nivel	→ 🗎 14

	Grosor capa superior manual	→ 🖺 144
	Medida grosor capa superior	→ 🖺 145
	Valor CD	→ 🖺 145
	Valor CD calculado	→ 🖺 145
	Usa valor CD calculado	→ 🖺 146
► Linealización		→ 🖺 149
	Tipo de linealización	→ 🖺 151
	Unidad tras linealización	→ 🖺 152
	Texto libre	→ 🖺 153
	Nivel linealizado	→ 🖺 154
	Interfase linealizada	→ 🖺 154
	Valor máximo	→ 🖺 154
	Diámetro	→ 🖺 155
	Altura intermedia	→ 🖺 155
	Modo de tabla	→ 🗎 155
	Número de tabla	→ 🗎 156
	Nivel	→ 🗎 157
	Nivel	→ 🖺 157
	Valor del cliente	→ 🖺 157
	Activar tabla	→ 🖺 157
► Ajustes de seg	uridad	→ 🖺 159
	Salida con pérdida de eco	→ 🖺 159
	Valor con pérdida de eco	→ 🖺 159
	Rampa con pérdida de eco	→ 🖺 160
	Distancia bloque	→ 🖺 140

► Confirmación V	VHG		→ 🖺 162
► WHG desact.			→ 🖺 163
	Borrar protección de escritura		→ 🖺 163
	Código incorrecto		→ 🖺 163
► Configuración o	de sonda		→ 🖺 164
	Sonda puesta a tierra		→ 🖺 164
	Longitud actual de sonda		→ 🖺 164
	Confirmación longitud de sonda		→ 🖺 165
► Salida de conm	utación		→ 🖺 168
	Función salida de conmutación	]	→ 🖺 168
	Asignar estado	- ]	→ 🖺 168
	Asignar valor límite	7	→ 🖺 169
	Asignar nivel de diagnóstico	]	→ 🖺 169
	Valor de conexión	7	→ 🖺 170
	Retardo de la conexión	]	→ 🖺 171
	Valor de desconexión	]	→ 🖺 171
	Retardo de la desconexión	]	→ 🖺 172
	Comportamiento en caso de error	]	→ 🖺 172
	Estado de conmutación	]	→ <b>1</b> 72
	Señal de salida invertida	]	→ <b>1</b> 72
	Senai de Sanda invertida	_	
► Visualización		٦	→ <b>174</b>
	Language		→ 🖺 174
	Formato visualización		→ 🖺 174
	1 4er valor visualización	_	→ 🖺 176
	Decimales 1 4		→ 🖺 176

		Intervalo de indicación	→ 🖺 177
		Atenuación del visualizador	→ 🖺 177
		Línea de encabezamiento	→ 🖺 177
		Texto de encabezamiento	→ 🖺 178
		Carácter de separación	→ 🖺 178
		Formato numérico	→ 🖺 178
		Decimales menú	→ 🖺 178
		Retroiluminación	→ 🖺 179
		Contraste del visualizador	→ 🖺 179
	► Configuración B	ackup Indicador	→ 🖺 180
		Tiempo de operación	→ 🖺 180
		Última salvaguarda	→ 🖺 180
		Control de configuración	→ 🖺 180
		Estado del Backup	→ 🖺 181
		Comparación resultado	→ 🖺 181
	► Administración		→ 🖺 183
		Definir código de acceso	
		Resetear dispositivo	→ 🖺 183
역 Diagnóstico			→ 🖺 186
Diagnóstico actual			→ 🖺 186
Marca de tiempo			→ 🖺 186
Último diagnóstico			→ 🖺 186
Marca de tiempo		]	→ 🖺 187
Tiempo de funciona	miento desde inicio		→ 🗎 187
Tiempo de operación	n	]	→ 🖺 180

► Lista de diagnósticos			→ 🖺 188
Diagr	nóstico 1 5		→ 🖺 188
Marc	a de tiempo 1 5		→ 🖺 188
► Información del dispos	sitivo	-	→ 🖺 190
Nom	bre del dispositivo		→ 🖺 190
Núm	ero de serie		→ 🖺 190
Versi	ón de firmware		→ 🖺 190
Nom	bre de dispositivo		→ 🖺 190
Códig	go de Equipo		→ 🖺 191
Códig	go de Equipo Extendido 1 3		→ 🖺 191
Statu	s PROFIBUS Master Config		→ 🖺 191
PROF	FIBUS ident number		→ 🖺 191
▶ Valor medido			→ 🖺 192
Dista	ncia		→ 🖺 124
Nivel	linealizado		→ 🖺 154
Dista	ncia de interfase		→ 🖺 129
Inter	fase linealizada		→ 🖺 154
Groso	or de la Capa Superior		→ 🖺 194
Volt.	terminales 1		→ 🖺 194
Estac	lo de conmutación		→ 🖺 172
► Analog inputs			
► Ar	nalog input 1 6		→ 🖺 195
	Channel		→ 🖺 133
	Out value		→ 🖺 195

	Out status	→ 🖺 196
	Out status HEX	→ 🖺 196
► Memorización de	valores medidos	→ 🖺 197
	Asignación canal 1 4	→ 🖺 197
	ntervalo de memoria	→ 🖺 197
	Borrar memoria de datos	→ 🖺 198
<b>▶</b> Simulación		→ 🖺 201
	Asignar variables de medida	→ 🖺 202
	Valor variable de proceso	→ 🖺 202
[5]	Simulación salida de conmutación	→ 🖺 202
	Estado de conmutación	→ 🖺 203
	Alarma simulación	→ 🖺 203
	Diagnóstico de Simulación	→ 🖺 203
► Test de dispositivo		→ 🖺 204
	nicio test de dispositivo	→ 🖺 204
	Resultado test de dispositivo	→ 🖺 204
	Último test	→ 🖺 204
[5	Señal de nivel	→ 🖺 205
[9	Señal lanzamiento	→ 🖺 205
[9	Señal interfase	→ 🖺 205
► Heartbeat		→ 🖺 206

#### Menú "Ajuste" 16.3

📔 🖷 🗟 : Indica cómo llegar hasta el parámetro usando el módulo indicador y de configuración

■ 🖃 : Indica cómo llegar hasta el parámetro usando un software de configuración (p. ej., FieldCare)

• 🗈 : Indica parámetros que se pueden bloquear a través del código de acceso.

Navegación ■ ■ Ajuste

Nombre del dispositivo		
Navegación	□    □	
Descripción	Introducir identificación del punto de medición.	
Entrada de usuario	Hasta 32 caracteres alfanuméricos	
Dirección del instrumer	nto	
Navegación		
Descripción	<ul> <li>para Address mode = Software: introducir la dirección del bus.</li> <li>para Address mode = Hardware: muestra la dirección de bus.</li> </ul>	
Entrada de usuario	0 126	
Modo de operación		
Navegación		

El equipo incorpora el paquete de aplicación "medición de la interfase" (disponible para Requisito previo

FMP51, FMP52, FMP54)<sup>1)</sup>.

Descripción Seleccione el modo de funcionamiento.

Selección Nivel

Interfase con capacitivo \*

■ Interfase

Ajuste de fábrica FMP51/FMP52/FMP54: Nivel

Endress+Hauser

Estructura de pedido del producto: Característica 540 "Paquete de aplicación", Opción EB "Medición de la interfase" 1)

La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Unidad de longitud			Â
Navegación	<b>阊</b> 冒 Ajuste → Uni	dad longitud	
Descripción	Unidad de longitud	del cálculo de distancia.	
Selección	<i>Unidad SI</i> ■ mm ■ m	<i>Unidad EE. UU.</i> ■ ft ■ in	

Tipo de tanque		<b>^</b>
Navegación		
Requisito previo	Tipo producto (→ 🖺 137) = Líquido	
Descripción	Seleccione el tipo de depósito.	

Selección • Metálico

■ Bypass / tubo tranquilizador

No metálico

Instalación en exterior

■ coaxial

**Ajuste de fábrica** En función de la sonda

**Información adicional** ■ En función de la sonda, es posible que algunas de las opciones que se mencionan más arriba no estén disponibles o que haya opciones adicionales.

 Para sondas coaxiales y sondas con disco de centrado metálico Parámetro Tipo de tanque se corresponde con el tipo de sonda y no puede modificarse.

Diámetro del tubo	
Navegación	

Requisito previo ■ Tipo de tanque (→ 🗎 120) = Bypass / tubo tranquilizador

La sonda tiene un revestimiento.

**Descripción** Especifique el diámetro del bypass o del tubo tranquilizador.

**Entrada de usuario** 0 ... 9,999 m

Grupo de producto

Requisito previo ■ Para FMP51/FMP52/FMP54/FMP55: Modo de operación (→ 🖺 119) = Nivel

■ Tipo producto (→ 🗎 137) = Líquido

**Descripción** Seleccionar grupo producto.

Selección ■ Otros

■ En base agua (DC >= 4)

**Información adicional** Este

Este parámetro especifica aproximadamente la constante dieléctrica (CD) del producto. Para definir de manera más detallada la constante dieléctrica (CD) utilice Parámetro **Propiedad del producto** ( $\rightarrow \implies 137$ ).

El Parámetro **Grupo de producto** preestablece el Parámetro **Propiedad del producto** (→ 🖺 137) como se indica a continuación:

Grupo de producto	Propiedad del producto (→ 🗎 137)
Otros	Desconocido
En base agua (DC >= 4)	CD 4 7

El Parámetro **Propiedad del producto** puede modificarse más adelante. No obstante, en tal caso, Parámetro **Grupo de producto** retiene su valor. Solo el Parámetro **Propiedad del producto** es relevante para la evaluación de señales.


El rango de medida puede reducirse para constantes dieléctricas bajas. Para obtener detalles sobre la Información técnica (TI) del equipo correspondiente.

Calibración vacío	


**Descripción** Distancia conexión al proceso a nivel mín.

**Entrada de usuario** En función de la sonda

**Ajuste de fábrica** En función de la sonda



■ 38 Calibración vacío (E) para mediciones de nivel en líquidos



 $\blacksquare$  39 Calibración vacío (E) para mediciones de la interfase


En el caso de mediciones de la interfase el Parámetro **Calibración vacío** es válido para ambos, el nivel total y el nivel de la interfase.

Calibración lleno		Â
Navogación	Ajusto -> Calibras llono	


**Descripción** Alcance: máx. nivel - mín. nivel.

**Entrada de usuario** En función de la sonda

Ajuste de fábrica En función de la sonda



■ 40 Calibración lleno (F) para mediciones de nivel en líquidos



🖪 41 Calibración lleno (F) para mediciones de la interfase


En el caso de mediciones de la interfase el Parámetro **Calibración lleno** es válido para ambos, el nivel total y el nivel de la interfase.

Nivel


Navegación

Descripción

Visualiza el nivel medido  $L_{\text{L}}$  (antes de linealizar).



■ 42 Nivel en caso de mediciones de líquido



 $\blacksquare$  43 Nivel en caso de mediciones de la interfase


- En caso de mediciones de la interfase, este parámetro siempre hace referencia al nivel total.

# Distancia


Navegación

Descripción

Visualiza la distancia  $D_L$  medida entre el punto de referencia (borde inferior de la brida o conexión roscada) y el nivel.



■ 44 Distancia para mediciones de líquidos



45 Distancia para mediciones de la interfase

ho La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** (ho ho 120).

## Calidad de señal

Navegación

Descripción

Visualiza la calidad de la señal del eco evaluado.

Información adicional

# Significado de las opciones de visualización

Fuerte

El eco evaluado sobrepasa el umbral en, por lo menos, 10 mV.

Medio

El eco evaluado sobrepasa el umbral en, por lo menos, 5 mV.

Débil

El eco evaluado sobrepasa el umbral en menos de 5 mV.

Sin señal

El equipo no encuentra un eco utilizable.

La calidad de la señal indicada en este parámetro se refiere siempre a la del eco que se está evaluando: el eco de nivel/interfase 2) o el eco del extremo de la sonda. Para diferenciar éstos dos, la calidad del eco del extremo de sonda se indica siempre entre paréntesis.



Si se produce una pérdida de eco (Calidad de señal = Sin señal), el equipo emite el siquiente mensaje de error:

- F941, para **Salida con pérdida de eco (→ 🖺 159) = Alarma**.
- \$941 si se ha seleccionado otra opción en **Salida con pérdida de eco (→ 🗎 159)**.

Nivel del tanque	(
------------------	---

Navegación

 $\square$  Ajuste  $\rightarrow$  Nivel del tanque

Requisito previo

Modo de operación (→ 🗎 119) = Interfase

Descripción

Especifique si el depósito o bypass está completamente inundado o no.

Selección

- Llenado parcialmente
- Inundado

#### Información adicional


# Significado de las opciones

■ Llenado parcialmente

El equipo buscará dos señales de eco, una para la interfase y otra para el nivel total.

Inundado

El equipo buscará únicamente el nivel de la interfase. Con este ajuste es indispensable que la señal de nivel superior esté dentro de la distancia de bloqueo superior (UB) para evitar que se evalúe por alguna confusión.



- 1 Llenado parcialmente
- Inundado
- UB Distancia de bloqueo superior

De estos dos ecos, se indica la calidad del que la tiene más baja

# Distancia a la conexión superior

**Requisito previo** El equipo incorpora el paquete de aplicación "Medición de la interfase" <sup>3)</sup>.


**Descripción** Especifique la distancia  $D_U$  a la conexión superior.

**Entrada de usuario** 0 ... 200 m

Ajuste de fábrica ■ Para Nivel del tanque (→ 🖺 126) = Llenado parcialmente: 0 mm (0 in)

■ Para **Nivel del tanque (→ 🖺 126)** = **Inundado**: 250 mm (9,8 in)

#### Información adicional



A0013174

# Dependencia en el Parámetro "Nivel del tanque"

- Nivel del tanque (→ ≅ 126) = Inundado: En este caso, introduzca la distancia D<sub>U</sub> entre el punto de referencia y el borde inferior de la conexión superior.

Valor CD

**Requisito previo** El equipo cuenta con el paquete de aplicación "Medición de la interfase" <sup>4)</sup>.


**Descripción** Especifique la constante dieléctrica relativa  $\varepsilon_r$  del producto superior (CD<sub>1</sub>).

Entrada de usuario 1,0 ... 100

Endress+Hauser

<sup>3)</sup> Estructura de pedido del producto: Característica 540 "Paquete de aplicación", Opción EB "Medición de la interfase"

<sup>4)</sup> Estructura de producto: característica 540 "Paquetes de aplicación", opción EB "Medición de la interfase"



DC1 Constante dieléctrica relativa del producto superior.

A0013181

- Para obtener los valores de permitividad relativa (valores de  $\varepsilon_r$ ) de muchos productos de uso habitual en la industria, consulte las fuentes siguientes:
  - Permitividad relativa (valor de  $\varepsilon_r$ ), compendio CP01076F
  - Aplicación "DC Values App" de Endress+Hauser (disponible para iOS y Android)

## Interfase

Navegación


Requisito previo

Modo de operación (→ 🖺 119) = Interfase o Interfase con capacitivo

Descripción

Visualiza el nivel medido de la interfase  $L_{\rm I}$  (antes de linealizar).

Información adicional



La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad del nivel** ( $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 140$ ).

#### Distancia de interfase

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare$  Ajuste  $\rightarrow$  Dist. interfase


Requisito previo

Modo de operación (→ 🖺 119) = Interfase o Interfase con capacitivo

Descripción

Visualiza la distancia  $D_I$  medida entre el punto de referencia (borde inferior de la brida o conexión roscada) y la interfase.

#### Información adicional



La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** (> 🖺 120).

Confirmación distancia

Navegación

 $\square$  Ajuste  $\rightarrow$  Confirmac. dist.

Descripción

Especifique si la distancia medida concuerda con la distancia real.

Según la selección, el equipo establece automáticamente el rango del mapeado.

Selección

- Registro map manual
- Distancia correcta
- Distancia desconocida
- Distancia muy pequeña
- Distancia muy grande
- Tanque vacío
- Borrando mapeado

<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

## Significado de las opciones

## ■ Registro map manual

Se debe seleccionar si se quiere definir manualmente el rango del mapeado en el Parámetro **Final de mapeado** ( $\rightarrow \equiv 131$ ). En este caso no hace falta confirmar la distancia.

# ■ Distancia correcta

A seleccionar si la distancia medida coincide con la distancia efectiva. El equipo entonces realiza un mapeado.

#### ■ Distancia desconocida

A seleccionar si se desconoce la distancia efectiva. No puede realizarse un mapeado en este caso.

#### ■ Distancia muy pequeña

A seleccionar si la distancia medida es inferior a la efectiva. El equipo busca el eco siguiente y regresa al Parámetro **Confirmación distancia**. Recalcula la distancia y la visualiza seguidamente. La comparación debe repetirse tantas veces como sean necesarias hasta conseguir que la distancia calculada concuerde con la efectiva. A continuación, puede iniciarse el mapeado seleccionando **Distancia correcta**.

# ■ Distancia muy grande <sup>5)</sup>

Debe seleccionarse si la distancia medida coincide con la distancia real. El equipo corregirá la evaluación de la señal y volverá seguidamente al Parámetro **Confirmación distancia**. Recalcula la distancia y la visualiza seguidamente. La comparación debe repetirse tantas veces como sean necesarias hasta conseguir que la distancia calculada concuerde con la efectiva. A continuación, puede iniciarse el mapeado seleccionando **Distancia correcta**.

#### Tanque vacío

A seleccionar si el depósito está completamente vacío. El equipo registra un mapeado que cubre el rango de medición completo.

A seleccionar si el depósito está completamente vacío. El equipo registra un mapeado que cubre el rango de medición completo menos **Mapeado hueco a fin de sonda**.

#### Mapeado de fábrica

A seleccionar si ha de borrarse el mapeado existente (si es que hay uno). El equipo regresa seguidamente al Parámetro **Confirmación distancia** y puede registrarse un nuevo mapeado.

- Cuando se realizan las operaciones mediante el módulo de visualización, la distancia medida se visualiza junto con este parámetro para fines de referencia.
- En el caso de las mediciones de la interfase, la distancia indicada se refiere siempre al nivel total (y no al nivel de la interfase).
- Si el equipo abandona el procedimiento de aprendizaje con el Opción **Distancia muy pequeña** o el Opción **Distancia muy grande** antes de haberse confirmado la idoneidad de la distancia, entonces **no** se registrará ningún mapeado y el procedimiento de aprendizaje se restablecerá al cabo de 60 s.
- En el caso del FMP54 con compensación de la fase gas (estructura de pedido: característica 540 "Paquete de aplicación", opciones EF o EG) **no** hace falta registrar ningún mapeado.

# Mapeado actual

Navegación

□ Ajuste → Mapeado actual

Descripción

Indica hasta qué distancia se ha registrado ya un mapeado.

<sup>5)</sup> Solo disponible para "Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Parámetro **Modo de evaluación**" = "Historial de corta duración" o "Historial de larga duración"

Final de mapeado

Navegación

□ Ajuste → Final de mapeado

Requisito previo

Confirmación distancia (→ □ 129) = Registro map manual o Distancia muy pequeña

Descripción

Especifique el nuevo fin del mapeado.

Entrada de usuario

0 ... 200 000,0 m

Este parámetro especifica hasta qué distancia ha de registrarse el nuevo mapa. La distancia se mide desde el punto de referencia, es decir, desde el borde inferior de la brinda de

Para fines de referencia, la Parámetro **Mapeado actual** (→ 🗎 130) se visualiza junto con este parámetro. Indica hasta qué distancia se ha registrado ya un mapeado.

 Registro mapeado

 Navegación
 Ajuste → Registro mapeado

 Requisito previo
 Confirmación distancia (→ 129) = Registro map manual o Distancia muy pequeña

**Descripción** Iniciar el registro del mapeado.

Selección • No

Registro mapeadoBorrando mapeado

# Información adicional

# Significado de las opciones

montaje o conexión roscada.

■ No

No se registrará ningún mapeado.

# ■ Registro mapeado

Se registrará el mapeado. Cuando finalice el registro, se visualizará la nueva distancia medida y el nuevo rango del mapeado. Cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local, estos valores deberán confirmarse pulsando  $\square$ .

#### ■ Borrando mapeado

Se borra el mapeado existente (si es que hay uno) y el equipo visualiza la distancia recalculada y el rango del mapeado. Cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local, estos valores deberán confirmarse pulsando  $\square$ .

# 16.3.1 Asistente "Mapeado"

El Asistente **Mapeado** solo está disponible cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante software de configuración, todos los parámetros relacionados con el mapeado se ubican directamente en el Menú **Ajuste** ( $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 119$ ).

En el Asistente **Mapeado** se muestran dos parámetros simultáneamente en el módulo de visualización en cualquier momento. El parámetro superior puede editarse, mientras que el parámetro inferior solo se visualiza como referencia.

Confirmación distancia	a	<u> </u>
Navegación	$\bigcirc$ Ajuste → Mapeado → Confirmac. dist.	
Descripción	→ 🗎 129	
Final de mapeado		<u> </u>
Navegación		
Descripción	→ 🗎 131	
Registro mapeado		
Navegación		
Descripción	→ 🖺 131	
Distancia		
Navegación		
Descripción	→ 🖺 124	

# 16.3.2 Submenú "Analog input 1 ... 6"

i

Existe un Submenú **Analog input** para cada bloque de entradas analógicas (AI) del equipo. El bloque AI se utiliza para configurar la transmisión del valor medido al bus.

En estos submenús, solo pueden configurarse las propiedades más básicas de los bloques AI. Para una configuración más exhaustiva de los bloques AI, véase Experto  $\rightarrow$  Analog inputs  $\rightarrow$  Analog input 1 ... 6.

*Navegación*  $\square$  Experto  $\rightarrow$  Analog inputs  $\rightarrow$  Analog input 1 ... 6

Channel Navegación Experto  $\rightarrow$  Analog inputs  $\rightarrow$  Analog input 1 ... 6  $\rightarrow$  Channel Descripción Parámetro estándar CHANNEL del bloque de entradas analógicas de acuerdo con el perfil PROFIBUS. Selección Nivel linealizado Distancia Interfase linealizada \*\* Distancia de interfase Grosor de la Capa Superior \* ■ Volt. terminales Temperatura de la electrónica Capacidad medida Amplitud absoluta de eco Amplitud relativa de eco Amplitud absoluta de interfase Amplitud relativa de interfase Amplitud EOP absoluta ■ Ruido de la señal Desplazamiento EOP Valor CD calculado Sensor debug Analog output adv. diagnostics 1

 PV filter time

 Navegación
 Experto  $\rightarrow$  Analog inputs  $\rightarrow$  Analog input  $1 \dots 6 \rightarrow$  PV filter time

Parámetro estándar **PV\_FTIME** del bloque de entradas analógicas de acuerdo con el perfil PROFIBUS.

TROPIDOS.

Analog output adv. diagnostics 2

Asigna un valor medido al bloque AI.

**Entrada de usuario** Número positivo de coma flotante

Información adicional

Descripción

<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Este parámetro define la constante de amortiguación  $\tau$  (en segundos) para la salida del bloque de entradas analógicas.

Fail-safe type	

**Navegación**  $\blacksquare \Box$  Experto  $\rightarrow$  Analog inputs  $\rightarrow$  Analog input 1 ... 6  $\rightarrow$  Fail-safe type

**Descripción** Parámetro estándar **FSAFE\_TYPE** del bloque de entradas analógicas de acuerdo con el

perfil PROFIBUS.

**Selección** ■ Fail-safe value

■ Fallback value

Off

## Información adicional Sig

## Significado de las opciones

Este parámetro especifica el valor de salida del bloque de entradas analógicas si se ha producido un error.

#### ■ Fail-safe value

#### ■ Fallback value

Se mantiene el último valor de salida válido medido antes de producirse el error.

#### Off

El valor de salida sigue el valor medido actualmente. El estado se define como "MALO" (= BAD).

**Navegación**  $\blacksquare \blacksquare$  Experto  $\rightarrow$  Analog inputs  $\rightarrow$  Analog input 1 ... 6  $\rightarrow$  Fail safe value

Requisito previo Fail-safe type (→ 🖺 134) = Fail-safe value

**Descripción** Parámetro estándar **FSAFE\_VALUE** del bloque de entradas analógicas de acuerdo con el

perfil PROFIBUS.

**Entrada de usuario** Número de coma flotante con signo

**Información adicional** Este parámetro define el valor de salida del bloque de entradas analógicas en caso de

producirse un error.

# 16.3.3 Submenú "Ajuste avanzado"

*Navegación* □ Ajuste → Ajuste avanzado

# Estado bloqueo

**Descripción** Indica la protección contra escritura de mayor prioridad que está actualmente activa.

**Indicación** ■ Protección de escritura hardware

- Bloqueo SILBloqueo WHG
- Temporalmente bloqueado

#### Información adicional

# Significado y prioridades de los tipos de protección contra escritura

• Protección de escritura hardware (prioridad 1)

El microinterruptor de bloqueo (bloqueo por hardware) se activa en el módulo principal de electrónica. Esto bloquea el acceso de escritura de los parámetros.

Bloqueo SIL (prioridad 2)

El modo SIL está activado. El acceso de escritura de los parámetros relevantes está denegado.

Bloqueo WHG (prioridad 3)

El modo WHG está activado. El acceso de escritura de los parámetros relevantes está denegado.

Temporalmente bloqueado (prioridad 4)

Se ha bloqueado temporalmente el acceso con escritura a los parámetros debido a la ejecución de determinados procesos internos (p. ej., carga/descarga de datos, reinicios, etc.). Los parámetros vuelven a ser modificables a la que finaliza el proceso interno.

En el módulo de visualización, aparece el símbolo 🖺 delante de todos los parámetros que no pueden modificarse por estar protegidos contra escritura.

# Derechos de acceso software de operación

**Descripción**Muestra la autorización de acceso a los parámetros a través de la herramienta de

configuración.

Información adicional

Los derechos de acceso pueden modificarse mediante el Parámetro **Introducir código** de acceso (→ 🖺 136).

Si además hay activada una protección contra escritura, se restringen aún más los derechos de acceso vigentes. El estado de la protección contra escritura puede consultarse mediante el Parámetro **Estado bloqueo** ( $\rightarrow \equiv 135$ ).

#### Derechos de acceso visualización

Navegación

Requisito previo

El equipo incorpora un indicador local.

Descripción

Muestra los derechos de acceso a parámetros vía control local.

Información adicional

Los derechos de acceso pueden modificarse mediante el Parámetro **Introducir código** de acceso (→ 🖺 136).

Si además hay activada una protección contra escritura, se restringen aún más los derechos de acceso vigentes. El estado de la protección contra escritura puede consultarse mediante el Parámetro **Estado bloqueo** (→ 🖺 135).

# Introducir código de acceso

Navegación

□ Ajuste → Ajuste avanzado → Introd. cód. acc

Descripción

Anular protección contra escritura de parámetros con código de habilitación personalizado.

Entrada de usuario

0...9999

#### Información adicional

- Para la configuración local se debe introducir el código de acceso específico del cliente definido en el Parámetro Definir código de acceso (→ ≦ 183).
- Si se introduce un código de acceso incorrecto, los usuarios conservan su autorización de acceso actual.
- La protección contra escritura afecta a todos los parámetros que están marcados en el documento con el símbolo ②. En el indicador local, el símbolo ③ delante del parámetro indica que este está protegido contra escritura.
- Si no se pulsa ninguna tecla durante 10 minutos o si el usuario vuelve al modo de visualización del valor medido desde el modo de navegación y edición, el equipo bloquea automáticamente los parámetros protegidos contra escritura al cabo de otros 60 s.
- Si perdiese u olvidase su código de acceso, póngase en contacto con la delegación comercial de Endress+Hauser que le atiende habitualmente.

## Submenú "Nivel"

El Submenú **Nivel** (→ 🗎 137) solo está visible si **Modo de operación (→** 🗎 **119)** = Nivel

Navegación  $\square$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Nivel

Tipo producto

Navegación 

Descripción Especifique el tipo de producto.

Indicación Líquido

Sólido

Ajuste de fábrica FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55: Líquido

Información adicional El Opción **Sólido** solo está disponible para **Modo de operación (→ 🖺 119) = Nivel** 

> Este parámetro determina el valor de varios parámetros adicionales e influye considerablemente en la evaluación completa de las señales. Por ello, se recomienda

encarecidamente no cambiar el ajuste de fábrica.

Propiedad del producto

Navegación 

■ Modo de operación (→ 🖺 119) = Nivel Requisito previo

■ Evaluación de nivel EOP ≠ CD fija

Descripción Especifique la constante dieléctrica  $\varepsilon_r$  del producto.

Selección Desconocido

> ■ CD 1.4 ... 1.6 ■ CD 1.6 ... 1.9

> ■ CD 1.9 ... 2.5

■ CD 2.5 ... 4

■ CD 4 ... 7

■ CD 7 ... 15 ■ CD > 15

Ajuste de fábrica

Depende de los parámetros **Tipo producto (→ 🖺 137)** y **Grupo de producto (→ 🗎 121)**.

Dependencia de "Tipo producto" y "Grupo de producto"

Tipo producto (→ 🗎 137)	Grupo de producto (→ 🗎 121)	Propiedad del producto
Sólido		Desconocido
Líquido	En base agua (DC >= 4)	CD 4 7
	Otros	Desconocido

- Para obtener los valores de permitividad relativa (valores de  $\varepsilon_r$ ) de muchos productos de uso habitual en la industria, consulte las fuentes siguientes:
  - Permitividad relativa (valor de  $\varepsilon_r$ ), compendio CP01076F
  - Aplicación "DC Values App" de Endress+Hauser (disponible para iOS y Android)
- Si **Evaluación de nivel EOP** = **CD fija**, en el Parámetro **Valor CD** (→ 🗎 127) se debe especificar la constante dieléctrica exacta. Por consiguiente, el Parámetro **Propiedad del producto** no es aplicable en este caso.

Propiedad (	del proceso
-------------	-------------

#### Navegación

#### Descripción

Especifique la velocidad típica de cambio de nivel.

#### Selección

#### Para "Tipo producto" = "Líquido"

- Muy rápido > 10 m (400 in)/min
- Rápido > 1 m/min
- Estándar < 1 m/min
- Medio < 10 cm/min
- Lenta < 1 cm/min
- Sin filtros

# Para "Tipo producto" = "Sólido"

- Muy Rápido > 100m(333ft)/h
- Rápido > 10 m/h
- Estándar < 10 m/h
- Medio < 1 m/h
- Lenta < 0.1 m/h
- Sin filtros

#### Información adicional

El equipo ajusta los filtros para la evaluación de la señal y el amortiguamiento de la señal de salida conforme a la velocidad típica indicada en este parámetro:

Para "Modo de operación" = "Nivel" y "Tipo producto" = "Líquido"

Propiedad del proceso	Tiempo de respuesta de tipo escalonada / s
Muy rápido > 10 m (400 in)/min	5
Rápido > 1 m/min	5
Estándar < 1 m/min	14
Medio < 10 cm/min	39
Lenta < 1 cm/min	76
Sin filtros	< 1

Para "Modo de operación" = "Nivel" y "Tipo producto" = "Sólido"

Propiedad del proceso	Tiempo de respuesta de tipo escalonada / s
Muy Rápido > 100m(333ft)/h	37
Rápido > 10 m/h	37
Estándar < 10 m/h	74
Medio < 1 m/h	146
Lenta < 0,1 m/h	290
Sin filtros	<1

Para "Modo de operación" = "Interfase" o "Interfase con capacitivo"

Propiedad del proceso	Tiempo de respuesta de tipo escalonada / s
Muy rápido > 10 m (400 in)/min	5
Rápido > 1 m/min	5
Estándar < 1 m/min	23
Medio < 10 cm/min	47
Lenta < 1 cm/min	81
Sin filtros	2,2

# Condición del proceso extendida

Navegación

Requisito previo

Modo de operación (→ 🖺 119) = Nivel

Descripción

Especifique condiciones adicionales del proceso (en caso necesario).

Selección

- Ninguno
- Condensado Aqua/Aceite
- Sonda cerca del fondo del tanque
- Adherencia
- Espuma >5cm

#### Información adicional

# Significado de las opciones

■ Condensado Agua/Aceite (solo Tipo producto = Líquido)

Verifica que si el producto presenta dos fases, solo se detecte el nivel total (ejemplo, aplicación con aceite/condensación).

■ Sonda cerca del fondo del tanque (solo para Tipo producto = Líquido)

Mejora la detección en vacío, especialmente si la sonda está instalada cerca del fondo del depósito.

Adherencia

Aumenta **Rango EOP** área superior para garantizar una detección segura en vacío si la señal del extremo de la sonda se ha desplazado debido a la formación de deposiciones. Permite una detección segura en vacío si la señal del extremo de la sonda se ha desplazado debido a la formación de deposiciones.

■ Espuma >5cm (solo para Tipo producto = Líquido)

Optimiza la evaluación de señales en aplicaciones con formación de espuma.

Unidad del nivel

**Navegación**  $\blacksquare$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Nivel  $\rightarrow$  Unidad del nivel

**Descripción** Seleccione la unidad para el nivel.

**Selección** *Unidad SI Unidad EE. UU.* 

%ftin

■ mm

Información adicional

La unidad para el nivel puede diferir de la unidad de longitud definida en el Parámetro **Unidad de longitud** ( $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 120$ ):

- La unidad definida en el Parámetro Unidad de longitud se utiliza para la calibración básica (Calibración vacío (→ 🖺 121) y Calibración lleno (→ 🖺 122)).
- La unidad definida en el Parámetro **Unidad del nivel** se utiliza para visualizar el nivel (sin linealizar).

Distancia bloque

**Descripción** Especifique la distancia de bloqueo superior UB.

**Entrada de usuario** 0 ... 200 m

**Ajuste de fábrica** • Para sondas coaxiales: 0 mm (0 in)

■ Para sondas de varilla y de cable hasta 8 m (26 ft): 200 mm (8 in)

■ Para sondas de varilla y de cable por encima de 8 m (26 ft): 0,025 \* Sondenlänge

Para FMP51/FMP52/FMP54 con el paquete de aplicación **Medición de la interfase** <sup>6)</sup> y

para FMP55:

100 mm (3,9 in) para todos los tipos de antena

Información adicional

Las señales en la distancia de bloqueo superior solo se evalúan si habían estado fuera de la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo y se movieron dentro de la distancia de


<sup>6)</sup> Característica de pedido 540 "Paquete de aplicación", opción EB "Medición de la interfase"

bloqueo debido a un cambio de nivel durante la operación. Se ignoran las señales que ya estaban en la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo.

- Este comportamiento únicamente es válido cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:
  - Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Modo de evaluación = Historial de corta duración o Historial de larga duración)
  - Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Modo GPC= Conectado, Sin corrección o Corrección externa

Si no se cumple alguna de estas condiciones, se ignorarán siempre las señales en la distancia de bloqueo.

- Puede definirse un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo en el Parámetro **Distancia de bloque tipo de evaluación**.
- Si se requiere, el personal de servicios de Endress+Hauser puede definir un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo.



■ 46 Distancia de bloqueo (UB) para mediciones de líquidos

Corrección del nivel

**Navegación**  $\blacksquare \Box$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Nivel  $\rightarrow$  Corrección nivel

**Descripción** Especifique la corrección de nivel (en caso necesario).

**Entrada de usuario** -200 000,0 ... 200 000,0 %

**Información adicional** El valor especificado en este parámetro se suma al del nivel medido (aún sin linealizar).

#### Submenú "Interfase"

*Navegación*  $\blacksquare \square$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Interfase

# Propiedad del proceso

**Navegación**  $\blacksquare$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Interfase  $\rightarrow$  Propiedad proces

**Descripción** Especifique la velocidad típica de cambio de la posición de la interfase.

Selección ■ Rápido > 1 m/min

- Estándar < 1 m/min
- Medio < 10 cm/min
- Lenta < 1 cm/min
- Sin filtros

# Información adicional

El equipo ajusta los filtros para la evaluación de la señal y el amortiguamiento de la señal de salida conforme a la velocidad típica indicada en este parámetro:

Propiedad del proceso	Tiempo de respuesta de tipo escalonada / s
Rápido > 1 m/min	5
Estándar < 1 m/min	15
Medio < 10 cm/min	40
Lenta < 1 cm/min	74
Sin filtros	2,2

#### Valor constante dieléctr. fase inferior

**Navegación**  $\blacksquare \Box$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Interfase  $\rightarrow$  Val CD fase inf.

Requisito previo Modo de operación (→ 🖺 119) = Interfase o Interfase con capacitivo

**Descripción** Especifique la constante dieléctrica  $\varepsilon_r$  del producto inferior.

Entrada de usuario 1 ... 100

Información adicional

- Para obtener los valores de permitividad relativa (valores de  $\varepsilon_r$ ) de muchos productos de uso habitual en la industria, consulte las fuentes siquientes:
  - Permitividad relativa (valor de  $\varepsilon_r$ ), compendio CP01076F
  - Aplicación "DC Values App" de Endress+Hauser (disponible para iOS y Android)
- El ajuste de fábrica,  $\varepsilon_{\rm r}$  = 80, es aplicable para el agua a 20 °C (68 °F).

Unidad del nivel

**Descripción** Seleccione la unidad para el nivel.

**Selección** *Unidad SI Unidad EE. UU.* 

%ftmin

Información adicional

La unidad para el nivel puede diferir de la unidad de longitud definida en el Parámetro **Unidad de longitud** ( $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 120$ ):

- La unidad definida en el Parámetro **Unidad de longitud** se utiliza para la calibración básica (**Calibración vacío** (→ 🖺 121) y **Calibración lleno** (→ 🗎 122)).
- La unidad definida en el Parámetro **Unidad del nivel** se utiliza para visualizar el nivel (sin linealizar) y la posición de la interfase.


Distancia bloque		
Navegación		
Descripción	Especifique la distancia de bloqueo superior UB.	
Entrada de usuario	0 200 m	
Ajuste de fábrica	■ Para sondas coaxiales: 100 mm (3,9 in)	

- Para sondas de varilla y de cable hasta 8 m (26 ft): 200 mm (8 in)
- Para sondas de varilla y de cable por encima de 8 m (26 ft): 0,025 \* longitud de la sonda

Información adicional

En la evaluación de las señales no se tienen en cuenta los ecos situados dentro de la distancia de bloqueo. La distancia de bloqueo superior se utiliza

- $\blacksquare$  para eliminar las señales de eco de interferencia en la parte superior de la sonda.
- para eliminar el eco del nivel total cuando se mide en bypasses inundados.



A001322

- 1 Eliminación de las señales de eco de interferencia en la parte superior de la sonda.
- 2 Eliminación de la señal de nivel en caso de bypass inundado.
- UB Distancia de bloqueo superior

Corrección del nivel	
----------------------	--

**Descripción** Especifique la corrección de nivel (en caso necesario).

**Entrada de usuario** -200 000,0 ... 200 000,0 %

**Información adicional** El valor especificado en este parámetro se añade a los niveles totales y de interfase

medidos (antes de la linealización).


# Grosor capa superior manual

**Descripción** Especifique el espesor determinado manualmente de la interfase UP (es decir, el espesor

del producto superior).

**Entrada de usuario** 0 ... 200 m

### Información adicional



UP Espesor de interfase (= espesor del producto superior)

En el indicador local, el espesor medido de la interfase se visualiza junto con el espesor determinado manualmente de la interfase. Al comparar estos dos valores, el equipo puede ajustar automáticamente el valor de la constante dieléctrica (CD) del producto superior.

Medida grosor capa sup	perior	
Navegación		
Descripción	Visualiza el espesor medido de la interfase. (Espesor UP del producto superior).	
Valor CD		
Navegación		
Descripción	Visualiza la constante dieléctrica relativa $\epsilon_{\rm r}$ del producto superior (CD $_1$ ) antes de la corrección.	
Valor CD calculado		
Navegación	Ajuste → Ajuste avanzado → Interfase → Val CD calculado	
Descripción	Visualiza la constante dieléctrica relativa (es decir, corregida) $\epsilon_{\rm r}$ (DC1) del producto superior.	

 Usa valor CD calculado

 Navegación
 Ajuste → Ajuste avanzado → Interfase → UsaValorCDCalcul

 Descripción
 Especifique si debe utilizarse la constante dieléctrica calculada.

 Selección
 • Guardar y salir

 • Cancelar y salir

#### Información adicional

# Significado de las opciones


- Guardar y salir
  - Se asume que la constante calculada es la correcta.
- Cancelar y salir
  - Se rechaza la constante dieléctrica calculada; la constante dieléctrica anterior permanece activa.
- En el indicador local, se visualiza el Parámetro **Valor CD calculado** ( $\Rightarrow \triangleq 145$ ) junto con este parámetro.

Asistente "Cálculo automático const. Dieléctrica"

- El Asistente **Cálculo automático const. Dieléctrica** solo está disponible en caso de manejo a través del indicador local. Si el manejo se efectúa mediante un software de configuración, los parámetros para el cálculo automático de la CD se encuentran directamente en el Submenú **Interfase** (→ 🖺 142)
- En el Asistente **Cálculo automático const. Dieléctrica**, uno o dos parámetros se muestran simultáneamente en el módulo indicador en cualquier momento. El parámetro superior se puede editar, mientras que el parámetro inferior solo se muestra para fines de referencia.

Grosor capa superior ma	nual
Navegación	
Descripción	Especifique el espesor determinado manualmente de la interfase UP (es decir, el espesor del producto superior).
Valor CD	
Navegación	
Descripción	Muestra la constante dieléctrica relativa $\epsilon_{\rm r}$ del producto superior (CD $_1$ ) antes de la corrección.
Usa valor CD calculado	
Navegación	
Descripción	Especifique si se debe usar la constante dieléctrica calculada.
Selección	<ul><li>Guardar y salir</li><li>Cancelar y salir</li></ul>
Información adicional	Significado de las opciones  ■ Guardar y salir Se adopta la constante dieléctrica calculada.  ■ Cancelar y salir Se rechaza la constante dieléctrica calculada; la constante dieléctrica anterior permanece activa.  El Parámetro Valor CD calculado (→ 🖺 145) se muestra en el indicador local junto con este parámetro.

### Submenú "Linealización"



47 Linealización: conversión del nivel y, en caso aplicable, de la interfaz a un volumen o peso; la conversión depende de la forma del depósito

- 1 Selección del tipo de linealización y unidad
- 2 Configuración de la linealización
- A Tipo de linealización (→ 🖺 151) = Ninguno
- B Tipo de linealización (→ 🖺 151) = Lineal
- C Tipo de linealización (→ 🖺 151) = Tabla
- D Tipo de linealización (→ 🖺 151) = Fondo piramidal
- E Tipo de linealización (→ 🖺 151) = Fondo cónico
- *F* Tipo de linealización ( $\Rightarrow \implies 151$ ) = Fondo inclinado
- G Tipo de linealización (→ 🖺 151) = Cilindro horizontal
- H Tipo de linealización (→ 🖺 151) = Tanque esférico
- I Para "Modo de operación ( $\rightarrow \stackrel{\cong}{=} 119$ )" = "Interfase" o "Interfase con capacitivo": interfase antes de la linealización (medida en la unidad de nivel)
- I' Para "Modo de operación (→ 🖺 119)" = "Interfase" o "Interfase con capacitivo": interfase después de la linealización (corresponde a volumen o peso)
- L Nivel antes de la linealización (medido en unidad de nivel)
- L' Nivel linealizado ( $\Rightarrow \implies 154$ ) (corresponde a volumen o peso)
- M Valor máximo (→ 🖺 154)
- d Diámetro (→ 🖺 155)
- *h* Altura intermedia (→ 🖺 155)

Estructura del submenú en el indicador local

► Linealización			
	Tipo de linealización		
	Unidad tras linealización	n	
	Texto libre		
	Valor máximo		
	Diámetro		
	Altura intermedia		
	Modo de tabla		
	► Editar tabla		
	Niv	vel	
	Val	lor del cliente	
	Activar tabla		

Estructura del submenú en el software de configuración (por ejemplo, FieldCare)

Navegación Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización ► Linealización Tipo de linealización Unidad tras linealización Texto libre Nivel linealizado Interfase linealizada Valor máximo Diámetro Altura intermedia Modo de tabla Número de tabla Nivel Nivel Valor del cliente

Activar tabla

# Descripción de los parámetros


# Tipo de linealización

**Descripción** Seleccione el tipo de linealización.

Selección • Ninguno

- Lineal
- Tabla
- Fondo piramidal
- Fondo cónico
- Fondo inclinado
- Cilindro horizontal
- Tanque esférico

# Información adicional



- 48 Tipos de linealización
- A Ninguno
- B Tabla
- C Fondo piramidal
- D Fondo cónico
- $E \hspace{0.5cm} \textit{Fondo inclinado} \\$
- F Tanque esférico
- G Cilindro horizontal

### Significado de las opciones

### Ninguno

El equipo proporciona el nivel en la unidad de nivel sin convertirla (linealizarla) previamente.

#### Lineal

El valor de salida (volumen/peso) es proporcional al nivel L. Esto se aplica, por ejemplo, a depósitos y silos verticales cilíndricos. También deben especificarse los siguientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🗎 154): volumen o peso máximo

#### Tabla

La relación entre el nivel medido L y el valor de salida (volumen/peso) se define en una tabla de linealización que consiste en hasta 32 pares de valores "nivel - volumen" o "nivel - peso", respectivamente. También deben especificarse los siguientes parámetros:

- Para todos los puntos de la tabla: Nivel (→ 

  157)
- Para todos los puntos de la tabla: Valor del cliente (→ 
  ☐ 157)

# ■ Fondo piramidal

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un silo con el fondo piramidal. También deben especificarse los siquientes parámetros:

- Unidad tras linealización (→ 🖺 152)
- Valor máximo (→ 🗎 154): volumen o peso máximo
- **Altura intermedia (→** 🗎 **155)**: altura de la pirámide

#### ■ Fondo cónico

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un depósito con fondo cónico. También deben especificarse los siquientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🗎 154): volumen o peso máximo
- Altura intermedia (→ 🗎 155): altura del cono

### ■ Fondo inclinado

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un silo con el fondo en ángulo. También deben especificarse los siguientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🖺 154): volumen o peso máximo
- **Altura intermedia (→ 🖺 155)**: altura del fondo en ángulo

### Cilindro horizontal

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un cilindro horizontal. También deben especificarse los siquientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🗎 154): volumen o peso máximo

### Tanque esférico

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un depósito esférico. También deben especificarse los siguientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🖺 154): volumen o peso máximo

Unidad tras linealización

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Linealización  $\rightarrow$  Unid tras lineal

Requisito previo

**Tipo de linealización (→ 🖺 151)** ≠ Ninguno

### Descripción

Seleccione la unidad para el valor linealizado.

#### Selección

Selección/entrada (uint16)

- 1095 = [tonelada corta]
- 1094 = [lb]
- 1088 = [kg]
- 1092 = [Ton]
- 1048 = [gal. (USA)]
- 1049 = [gal. (Imp.)]
- $1043 = [ft^3]$
- $1571 = [cm^3]$
- $-1035 = [dm^3]$
- $-1034 = [m^3]$
- 1038 = [l]
- 1041 = [hl]
- **1**342 = [%]
- 1010 = [m]
- 1012 = [mm]
- 1018 = [ft]
- 1019 = [pulgadas]
- 1351 = [l/s]
- 1352 = [l/min]
- 1353 = [l/h]
- $-1347 = [m^3/s]$
- $\blacksquare$  1348 = [m<sup>3</sup>/min]
- $\blacksquare$  1349 =  $[m^3/h]$
- $1356 = [ft^3/s]$
- $1357 = [ft^3/min]$
- $\blacksquare$  1358 = [ft<sup>3</sup>/h]
- -1362 = [gal. (USA)/s]
- 1363 = [gal. (USA)/min]
- 1364 = [gal. (USA)/h]
- -1367 = [gal. (Imp.)/s]
- 1358 = [gal. (Imp.)/min]
- 1359 = [gal. (Imp.)/h]
- $\blacksquare$  32815 = [Ml/s]
- $\blacksquare$  32816 = [Ml/min]
- $\blacksquare$  32817 = [Ml/h]
- 1355 = [Ml/d]

# Información adicional

La unidad seleccionada se utiliza únicamente para fines de visualización. El valor medido **no** se convierte en función de la unidad seleccionada.



La linealización distancia a distancia también puede realizarse; es decir una linealización desde la unidad de nivel hasta otra unidad de longitud. Seleccione el modo de linealización **Lineal** para este propósito. Para especificar la nueva unidad de nivel, seleccione Opción **Free text** en Parámetro **Unidad tras linealización** e introduzca la unidad en Parámetro **Texto libre** ( $\rightarrow$  153).

Texto libre

Navegación

Requisito previo

Unidad tras linealización (→ 🖺 152) = Free text

**Descripción** Introduzca el símbolo de unidad.

Entrada de usuario Hasta 32 caracteres alfanuméricos (letras, números, caracteres especiales)

Nivel linealizado

**Navegación**  $\Box$  Ajuste  $\Rightarrow$  Ajuste avanzado  $\Rightarrow$  Linealización  $\Rightarrow$  Nivel linealizad

**Descripción** Visualiza el nivel linealizado.

**Información adicional** ■ Esta unidad se define en el Parámetro **Unidad tras linealización**.

■ En el caso de las mediciones de la interfase, este parámetro siempre hace referencia al nivel total.

### Interfase linealizada

**Navegación**  $\square$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Linealización  $\rightarrow$  Interf. linealiz

Requisito previo Modo de operación (→ 🗎 119) = Interfase o Interfase con capacitivo

**Descripción** Visualiza la altura linealizada de la interfase.

**Información adicional** Esta unidad se define en el Parámetro **Unidad tras linealización**.

Valor máximo

**Requisito previo** Tipo de linealización (→ 🖺 151) tiene uno de los siguientes valores:

■ Lineal

■ Fondo piramidal

■ Fondo cónico

Fondo inclinado

Cilindro horizontal

■ Tanque esférico

**Entrada de usuario** -50 000,0 ... 50 000,0 %

Diámetro 🗟

**Requisito previo** Tipo de linealización (→ 🖺 151) tiene uno de los siguientes valores:

Cilindro horizontalTanque esférico

**Entrada de usuario** 0 ... 9 999,999 m

**Información adicional** La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** ( $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 120$ ).

Altura intermedia


**Requisito previo** Tipo de linealización (→ 🖺 151) tiene uno de los valores siguientes:

Fondo piramidalFondo cónico

■ Fondo inclinado

**Entrada de usuario** 0 ... 200 m

Información adicional



H Altura intermedia

La unidad está definida en Parámetro **Unidad de longitud** ( $\rightarrow \equiv 120$ ).

Modo de tabla

Requisito previo Tipo de linealización (→ 🖺 151) = Tabla

**Descripción** Seleccione el modo de edición de la tabla de linealización.

#### Selección

- Manual
- Semiautomático <sup>7</sup>
- Borrar tabla
- Ordenar tabla

#### Información adicional

### Significado de las opciones

#### Manual

El nivel y el valor linealizado correspondiente se entrarán manualmente para cada punto de linealización.

#### Semiautomático

El equipo mide el nivel para cada punto de linealización. Se entra manualmente el valor linealizado asociado a cada nivel.

#### Borrar tabla

Con esta opción se borra la tabla de linealización existente.

#### Ordenar tabla

Ordena los puntos de linealización en orden ascendente.

### Condiciones que debe satisfacer la tabla de linealización:

- La tabla puede comprender como máximo 32 pares de valores "Nivel valor linealizado".
- La tabla debe presentar un comportamiento monótonamente creciente o decreciente.
- El primer punto de linealización debe corresponder al nivel mínimo.
- El último punto de linealización debe corresponder al nivel máximo.
- Antes de introducir una tabla de linealización, deben establecerse correctamente los valores para Calibración vacío ( $\rightarrow \implies 121$ ) y Calibración lleno ( $\rightarrow \implies 122$ ).

Si resulta necesario cambiar los valores de la tabla después de haber cambiado la calibración completa o de vacío, únicamente puede garantizarse una evaluación correcta si se elimina la tabla existente y vuelve a introducirse la tabla completa. Para hacerlo, elimine la tabla existente (**Modo de tabla (\rightarrow \boxminus 155) = <b>Borrar tabla**). A continuación, introduzca una nueva tabla.

#### Cómo introducir la tabla

■ Mediante FieldCare

Los puntos de la tabla pueden introducirse mediante los parámetros **Número de tabla** ( $\rightarrow \boxminus 156$ ), **Nivel** ( $\rightarrow \boxminus 157$ ) y **Valor del cliente** ( $\rightarrow \boxminus 157$ ). Alternativamente, puede utilizarse el editor de tablas gráficas: Operación equipo  $\rightarrow$  Funciones del equipo  $\rightarrow$  Funciones adicionales  $\rightarrow$  Linealización (Online/Offline)

Mediante indicador local
 Seleccione el Submenú Editar tabla para acceder al editor de tablas gráficas. A continuación, se muestra la tabla y puede editarse línea por línea.

El ajuste de fábrica para la unidad de nivel es "%". Si desea introducir la tabla de linealización en unidades físicas, debe seleccionar la unidad correspondiente en el Parámetro **Unidad del nivel** ( $\rightarrow$  140) con anterioridad.

Número de tabla		
Navegación		
Requisito previo	Tipo de linealización (→ 🖺 151) = Tabla	
Descripción	Seleccione el punto de la tabla que desee introducir o cambiar.	

<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Entrada de usuario 1 ... 32

Nivel (Manual)

**Navegación**  $\square$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Linealización  $\rightarrow$  Nivel

Requisito previo ■ Tipo de linealización (→ 🗎 151) = Tabla

■ Modo de tabla (→ 🖺 155) = Manual

**Descripción** Introduzca el valor de nivel del punto de la tabla (valor antes de la linealización).

**Entrada de usuario** Número de coma flotante con signo

Nivel (Semiautomático)

**Navegación**  $riangleq ext{Ajuste} othan ext{Ajuste} othan ext{Ajuste} othan ext{Ajuste} othan ext{Ainealización} othan ext{Nivel}$ 

Requisito previo ■ Tipo de linealización (→ 🖺 151) = Tabla

■ Modo de tabla (→ 🖺 155) = Semiautomático

**Descripción** Visualiza el nivel medido (valor antes de la linealización). Este valor se transmite a la tabla.

Valor del cliente

**Navegación**  $\square$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Linealización  $\rightarrow$  Valor de cliente

Requisito previo Tipo de linealización (→ 🗎 151) = Tabla

**Descripción** Introduzca el valor de linealización para el punto de la tabla.

**Entrada de usuario** Número de coma flotante con signo

Activar tabla 🗈

**Navegación**  $\blacksquare$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Linealización  $\rightarrow$  Activar tabla

Requisito previo Tipo de linealización (→ 🗎 151) = Tabla

**Descripción** Active (habilite) o desactive (deshabilite) la tabla de linealización.

Selección ■ Desactivar

Activar

### Información adicional

# Significado de las opciones

# Desactivar

El nivel medido no está linealizado. Si, simultáneamente, **Tipo de linealización (→ 🗎 151) = Tabla**, el equipo genera el mensaje de error F435.

# Activar

El nivel medido se linealizará conforme a la tabla.

Cuando se edita la tabla, el Parámetro **Activar tabla** se restablece automáticamente a **Desactivar** y debe ser restablecido a **Activar** una vez que se haya introducido la tabla.

# Submenú "Ajustes de seguridad"

Navegación  $\blacksquare \Box$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Ajustes segur

Salida con perdida de eco			

**Descripción** Señal de salida en caso de perderse un eco.

Selección ■ Último valor válido

Rampa con pérdida de ecoValor con pérdida de eco

Alarma

# Información adicional Significado de las opciones

Último valor válido

Si se pierde un eco, la salida se mantiene en el último valor válido.

■ Rampa con pérdida de eco <sup>7)</sup>

Si se pierde un eco, el valor de salida se desvía de forma continua hacia 0% o 100%. La pendiente de la rampa se define en el Parámetro **Rampa con pérdida de eco** ( $\rightarrow \square 160$ ).

Valor con pérdida de eco <sup>7)</sup>

Si se pierde un eco, la salida presenta el valor definido en el Parámetro **Valor con pérdida de eco**  $(\rightarrow \implies 159)$ .

Alarma

El equipo emite una alarma al perderse un eco; véase el Parámetro **Comportamiento en caso de error** 

Valor con pérdida de eco		<u></u>
Navegación		
Requisito previo	Salida con pérdida de eco (→ 🖺 159) = Valor con pérdida de eco	

**Descripción** Valor de salida en caso de perderse un eco.

**Entrada de usuario** 0 ... 200 000,0 %

**Información adicional** Utilice la unidad que haya sido identificada para la salida del valor medido.

■ sin linealización: **Unidad del nivel (→ 🖺 140)** 

■ con linealización: Unidad tras linealización (→ 🗎 152)

<sup>7)</sup> Solo visible si "Tipo de linealización (→ 🗎 151)" = "Ninguno"

### Rampa con pérdida de eco

Navegación

Requisito previo

Salida con pérdida de eco (→ 🖺 159) = Rampa con pérdida de eco


Descripción

Pendiente de la rampa a considerar en caso de producirse una pérdida de eco

Entrada de usuario

Número de coma flotante con signo

### Información adicional



- A Retardo pérdida de eco
- B Rampa con pérdida de eco (→ 🖺 160) (valor positivo)
- C Rampa con pérdida de eco (→ 🖺 160) (valor negativo)
- La unidad de la pendiente de la rampa es un "porcentaje del rango de medida por minuto" (%/min).
- Si la pendiente de la rampa es negativa: el valor medido decrece constantemente hasta llegar al 0%.
- Si la pendiente de la rampa es positiva: el valor medido crece constantemente hasta llegar al 100%.

# Distancia bloque

Navegación

Descripción

Especifique la distancia de bloqueo superior UB.

Entrada de usuario

0 ... 200 m

Ajuste de fábrica

- Para sondas coaxiales: 0 mm (0 in)
- Para sondas de varilla y de cable hasta 8 m (26 ft): 200 mm (8 in)
- Para sondas de varilla y de cable por encima de 8 m (26 ft): 0,025 \* Sondenlänge

Para FMP51/FMP52/FMP54 con el paquete de aplicación **Medición de la interfase** <sup>8)</sup> y para FMP55:

100 mm (3,9 in) para todos los tipos de antena


#### Información adicional

Las señales en la distancia de bloqueo superior solo se evalúan si habían estado fuera de la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo y se movieron dentro de la distancia de bloqueo debido a un cambio de nivel durante la operación. Se ignoran las señales que ya estaban en la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo.

- Este comportamiento únicamente es válido cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:
  - Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Modo de evaluación = Historial de corta duración o Historial de larga duración)
  - Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Modo GPC= Conectado, Sin corrección o Corrección externa

Si no se cumple alguna de estas condiciones, se ignorarán siempre las señales en la distancia de bloqueo.

- Puede definirse un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo en el Parámetro **Distancia de bloque tipo de evaluación**.
- Si se requiere, el personal de servicios de Endress+Hauser puede definir un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo.



■ 49 Distancia de bloqueo (UB) para mediciones de líquidos

<sup>8)</sup> Característica de pedido 540 "Paquete de aplicación", opción EB "Medición de la interfase"

### Asistente "Confirmación WHG"



La Asistente Confirmación WHG solo está disponible en equipos con certificación WHG (característica 590: "Certificados adicionales", opción LC: "Prevención rebose WHG") que actualmente no se encuentran en estado de bloqueo según WHG.

La Asistente Confirmación WHG se utiliza para bloquear el equipo conforme a la normativa WHG. Para más detalles consulte el "Manual de seguridad operativa" del equipo correspondiente, en el que se describen el procedimiento de bloqueo y los parámetros de la secuencia.

Navegación

### Asistente "WHG desact."

i

La Asistente **WHG desact.** ( $\rightarrow ext{ } ext{$ 

# Borrar protección de escritura

**Descripción** Introduzca un código de desbloqueo.

Entrada de usuario 0 ... 65 535

Código incorrecto

**Descripción** Indica que se ha introducido un código de desbloqueo incorrecto. Seleccione el

procedimiento.

Selección ■ Vuelva a escribir el código

Secuencias

# Submenú "Configuración de sonda"

El Submenú **Configuración de sonda** ayuda a asegurarse de que el equipo asigne correctamente la señal del extremo de la sonda dentro de la curva envolvente. El tratamiento es correcto cuando el valor de la longitud de la sonda indicado por el equipo concuerda con la longitud efectiva de la sonda. La corrección automática de la longitud de la sonda solo se puede llevar a cabo si la sonda está instalada en el depósito y se encuentra totalmente descubierta (sin producto) en toda su longitud. Para depósitos con llenado parcial y si se conoce la longitud de la sonda, seleccione **Confirmación longitud de sonda** ( $\rightarrow$   $\implies$  **165)** = **Entrada manual** para introducir el valor manualmente.

- Si no se ha grabado un mapeado después de acortar la sonda, ya no resulta posible efectuar una corrección automática de la longitud de la sonda. En ese caso hay dos opciones:
  - En primer lugar, borre la curva de mapeado usando el Parámetro **Registro mapeado** (→ 🖺 131), con lo que se puede llevar a cabo la corrección de la longitud de la sonda. Tras corregir la longitud de la sonda, se puede grabar una nueva curva de mapeado usando el Parámetro **Registro mapeado** (→ 🖺 131).
  - De manera alternativa, seleccione Confirmación longitud de sonda (→ 🖺 165) =
     Entrada manual e introduzca manualmente la longitud de la sonda en el Parámetro
     Longitud actual de sonda.
- La corrección automática de la longitud de la sonda solo resulta posible tras seleccionar la opción correcta en el Parámetro **Sonda puesta a tierra** (→ 🖺 164).

Navegación  $\blacksquare \Box$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Config. Sonda

Sonda puesta a tierra		
Navegación		
Requisito previo	Modo de operación (→ 🖺 119) = Nivel	
Descripción	Especifique si la sonda está puesta a tierra.	
Selección	■ No ■ Sí	

Longitud actual de sonda	
Navegación	riangle Ajuste $ riangle$ Ajuste avanzado $ riangle$ Config. Sonda $ riangle$ Long actual sond
Descripción	<ul> <li>En la mayoría de los casos:         Visualiza la longitud de la sonda de acuerdo con la señal de extremo de la sonda medida actualmente.</li> <li>Para Confirmación longitud de sonda (→ 🖺 165) = Entrada manual:         Introduzca la longitud real de la sonda.</li> </ul>
Entrada de usuario	0 200 m

### Confirmación longitud de sonda

### Navegación

 $\square$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Config. Sonda  $\rightarrow$  Confir long sond

### Descripción

Especifique si el valor mostrado en el Parámetro **Longitud actual de sonda** coincide con la longitud real de la sonda. En función de esta entrada, el equipo realiza una corrección de la longitud de la sonda.

#### Selección

- Longitud de sonda correcta
- Longitud de sonda muy corta
- Longitud de sonda muy larga
- Sonda cubierta
- Entrada manual
- Long. sonda desconocida

#### Información adicional

### Significado de las opciones

### ■ Longitud de sonda correcta

Se debe seleccionar si se muestra la longitud correcta de la sonda. No se requiere ninguna corrección. El equipo abandona la secuencia.

### ■ Longitud de sonda muy corta

Se debe seleccionar si la longitud mostrada es inferior a la longitud real de la sonda. Se asigna una señal diferente de extremo de la sonda y la longitud recién calculada se muestra en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. Este procedimiento tendrá que repetirse las veces que sean necesarias para que el valor visualizado coincida con la longitud real de la sonda.

# Longitud de sonda muy larga

Se debe seleccionar si la longitud mostrada es superior a la longitud real de la sonda. Se asigna una señal diferente de extremo de la sonda y la longitud recién calculada se muestra en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. Este procedimiento tendrá que repetirse las veces que sean necesarias para que el valor visualizado coincida con la longitud real de la sonda.

#### Sonda cubierta

Se debe seleccionar si la sonda está cubierta (de manera parcial o total). En este caso no resulta posible corregir la longitud de la sonda.

#### ■ Entrada manual

Seleccione si no ha de realizarse ninguna corrección automática de la longitud de la sonda. En su lugar, la longitud real de la sonda se debe introducir manualmente en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. <sup>9)</sup>

# ■ Long. sonda desconocida

Se debe seleccionar si se desconoce la longitud real de la sonda. En este caso no resulta posible corregir la longitud de la sonda.

<sup>9)</sup> Si la configuración se efectúa a través de FieldCare, no es necesario seleccionar de manera explícita el Opción **Entrada manual**; en este caso, siempre existe la posibilidad de editar manualmente la longitud de la sonda.

Asistente "Corrección de longitud de sonda"



El Asistente **Corrección de longitud de sonda** solo está disponible en caso de manejo a través del indicador local. Si el manejo se efectúa mediante un software de configuración, los parámetros para la corrección de la longitud de la sonda se encuentran directamente en el Submenú **Configuración de sonda** ( $\rightarrow \square$  164).

Navegación

 $\square$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Config. Sonda  $\rightarrow$  Corr. long sonda

# Confirmación longitud de sonda

#### Navegación

 $\ \ \ \ \ \ \ \$  Ajuste  $\ \ \rightarrow$  Ajuste avanzado  $\ \ \rightarrow$  Config. Sonda  $\ \ \rightarrow$  Corr. long sonda  $\ \ \rightarrow$  Confir long sond

### Descripción

Especifique si el valor mostrado en el Parámetro **Longitud actual de sonda** coincide con la longitud real de la sonda. En función de esta entrada, el equipo realiza una corrección de la longitud de la sonda.

#### Selección

- Longitud de sonda correcta
- Longitud de sonda muy corta
- Longitud de sonda muy larga
- Sonda cubierta
- Entrada manual
- Long. sonda desconocida

#### Información adicional

#### Significado de las opciones

### ■ Longitud de sonda correcta

Se debe seleccionar si se muestra la longitud correcta de la sonda. No se requiere ninguna corrección. El equipo abandona la secuencia.

### ■ Longitud de sonda muy corta

Se debe seleccionar si la longitud mostrada es inferior a la longitud real de la sonda. Se asigna una señal diferente de extremo de la sonda y la longitud recién calculada se muestra en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. Este procedimiento tendrá que repetirse las veces que sean necesarias para que el valor visualizado coincida con la longitud real de la sonda.

### ■ Longitud de sonda muy larga

Se debe seleccionar si la longitud mostrada es superior a la longitud real de la sonda. Se asigna una señal diferente de extremo de la sonda y la longitud recién calculada se muestra en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. Este procedimiento tendrá que repetirse las veces que sean necesarias para que el valor visualizado coincida con la longitud real de la sonda.

#### ■ Sonda cubierta

Se debe seleccionar si la sonda está cubierta (de manera parcial o total). En este caso no resulta posible corregir la longitud de la sonda.

#### ■ Entrada manual

Seleccione si no ha de realizarse ninguna corrección automática de la longitud de la sonda. En su lugar, la longitud real de la sonda se debe introducir manualmente en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. <sup>10)</sup>

# ■ Long. sonda desconocida

Se debe seleccionar si se desconoce la longitud real de la sonda. En este caso no resulta posible corregir la longitud de la sonda.

<sup>10)</sup> Si la configuración se efectúa a través de FieldCare, no es necesario seleccionar de manera explícita el Opción **Entrada manual**; en este caso, siempre existe la posibilidad de editar manualmente la longitud de la sonda.

Longitud actual de sonda	
Navegación	
Descripción	<ul> <li>En la mayoría de los casos:         Visualiza la longitud de la sonda de acuerdo con la señal de extremo de la sonda medida actualmente.</li> <li>Para Confirmación longitud de sonda (→ 165) = Entrada manual:         Introduzca la longitud real de la sonda.</li> </ul>
Entrada de usuario	0 200 m

#### Submenú "Salida de conmutación"

El Submenú **Salida de conmutación** ( $\rightarrow \implies 168$ ) solo está disponible para equipos con una salida de conmutación. <sup>11)</sup>

*Navegación*  $\blacksquare \square$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Salida conmutac.

#### Función salida de conmutación

**Descripción** Seleccionar función para salida switch.

Selección • Desconectado

- Conectado
- Comportamiento Diagnóstico
- Limite
- Salida digital

#### Información adicional

#### Significado de las opciones

#### Desconectado

La salida está siempre abierta (no conductiva).

#### Conectado

La salida está siempre cerrada (conductiva).

# Comportamiento Diagnóstico

La salida está normalmente cerrada y se abre únicamente si se produce un evento de diagnóstico. El Parámetro **Asignar nivel de diagnóstico** ( $\Rightarrow \implies 169$ ) determina para qué tipo de evento se abrirá la salida.

#### Limite

La salida está normalmente cerrada y se abre únicamente si hay una variable medida por encima o por debajo de un determinado límite. Los valores de alarma se definen mediante los siguientes parámetros:

- Asignar valor límite (→ 🗎 169)
- Valor de conexión (→ 

  170)
- Valor de desconexión (→ 

  171)

### Salida digital

El estado de conmutación de la salida sigue el valor de salida de un bloque funcional DI. Este bloque funcional se selecciona en el Parámetro **Asignar estado** ( $\rightarrow \square$  168).

Las opciones **Desconectado** y **Conectado** pueden utilizarse para simular la salida de conmutación.

### Asignar estado

Requisito previo

Función salida de conmutación (→ 🖺 168) = Salida digital

Descripción

Seleccionar status equipo para salida switch.

<sup>11)</sup> Código de pedido 020 "Alimentación; salida", opción B, E o G

Selección

- Desconectado
- Salida Digital AdvDiagn 1Salida Digital AdvDiagn 2
- Salida digital 1
- Salida digital 2
- Salida digital 3
- Salida digital 4

#### Información adicional

Las opciones **Salida Digital AdvDiagn 1** y **Salida Digital AdvDiagn 2** hacen referencia a los bloques de diagnóstico avanzado. Una señal de conmutación generada en estos bloques se puede transmitir a través de la salida de conmutación.

Asignar valor límite

Requisito previo Función salida de conmutación (→ 🗎 168) = Limite

Selección ■ Desconectado

- Nivel linealizado
- Distancia
- Interfase linealizada \*\*
- Distancia de interfase
- Grosor de la Capa Superior \*
- Volt. terminales
- Temperatura de la electrónica
- Capacidad medida <sup>3</sup>
- Amplitud relativa de eco
- Amplitud relativa de interfase
- Amplitud absoluta de eco
- Amplitud absoluta de interfase <sup>7</sup>

# Asignar nivel de diagnóstico

Requisito previo Función salida de conmutación (→ 🗎 168) = Comportamiento Diagnóstico

**Descripción** Seleccionar comportamiento diagnóstico para salida conmutación.

Selección • Alarma

- Alarma o aviso
- Aviso

<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Información adicional

Valor de conexión

Requisito previo Función salida de conmutación (→ 🖺 168) = Limite


**Descripción** Introducir el valor medido para el punto de encendido.

**Entrada de usuario** Número de coma flotante con signo

El comportamiento en la conmutación depende de la posición relativa de los parámetros **Valor de conexión** y **Valor de desconexión**:

### Valor de conexión > Valor de desconexión


- La salida se cierra cuando el valor medido es mayor que Valor de conexión.
- La salida se abre cuando el valor medido es menor que **Valor de desconexión**.



- A Valor de conexión
- B Valor de desconexión
- C Salida cerrada (conductiva)
- D Salida abierta (no conductiva)

#### Valor de conexión < Valor de desconexión

- La salida se cierra cuando el valor medido es menor que **Valor de conexión**.
- La salida se abre cuando el valor medido es mayor que **Valor de desconexión**.



- A Valor de conexión
- B Valor de desconexión
- C Salida cerrada (conductiva)
- D Salida abierta (no conductiva)

Retardo de la conexión		
Navegación	Ajuste $\rightarrow$ Ajuste avanzado $\rightarrow$ Salida conmutac. $\rightarrow$ Retardo conex.	

Requisito previo

■ Función salida de conmutación (→ 🗎 168) = Limite

■ Asignar valor límite (→ 🖺 169) ≠ Desconectado

**Descripción** Definir retardo para switch-on de la salida de estatus.

**Entrada de usuario** 0,0 ... 100,0 s

Valor de desconexión	

Requisito previo Función salida de conmutación (→ 🖺 168) = Limite

**Descripción** Introducir el valor medido para el punto de apagado.

**Entrada de usuario** Número de coma flotante con signo

**Información adicional** El comportamiento en la conmutación depende de la posición relativa de los parámetros

Valor de conexión y Valor de desconexión; descripción: consulte el Parámetro Valor de

conexión ( $\rightarrow \implies 170$ ).

Retardo de la desconexión

Requisito previo ■ Función salida de conmutación (→ 🖺 168) = Limite

■ Asignar valor límite (→ 🖺 169) ≠ Desconectado

**Descripción** Definir retardo para switch-off de la salida de status.

**Entrada de usuario** 0,0 ... 100,0 s

# Comportamiento en caso de error

Requisito previo Función salida de conmutación (→ 🗎 168) = Limite o Salida digital

**Descripción** Definir comportamiento salida en condición alarma.

Selección ■ Estado actual

AbiertoCerrado

Información adicional

### Estado de conmutación

**Descripción** Muestra el estado de la salida de conmutación.

# Señal de salida invertida

**Descripción** Invertir la señal de salida.

Selección ■ No

■ Sí

# Información adicional

# Significado de las opciones

■ No

El comportamiento de la salida de conmutación es el descrito anteriormente.

■ Sí

Los estados **Abierto** y **Cerrado** están invertidos en comparación con la descripción anterior.

#### Submenú "Visualización"

El Submenú **Visualización** solo está visible si hay un módulo indicador conectado al equipo.

Navegación

#### Language

Navegación

Descripción

Elegir el idioma del display local.

Selección

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano <sup>3</sup>
- Nederlands \*
- Portuguesa
- Polski
- русский язык (Russian) <sup>\*</sup>
- Svenska
- Türkçe
- 中文 (Chinese) \*
- 日本語 (Japanese) \*
- 한국어 (Korean)
- Bahasa Indonesia \*
- tiếng Việt (Vietnamese) \*
- čeština (Czech)

Ajuste de fábrica

El idioma seleccionado en la característica 500 de la estructura de pedido del producto. Si no se ha seleccionado ningún idioma: English

# Información adicional

### Formato visualización

Navegación 

Elegir modo de visualización de los valores en el indicador. Descripción

■ 1 valor grande Selección

- 1 valor + 1 gráfico de barras
- 2 valores
- 1 valor grande + 2 valores
- 4 valores

La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

### Información adicional



■ 50 "Formato visualización" = "1 valor grande"







图 51 "Formato visualización" = "1 valor + 1 gráfico de barras"



■ 52 "Formato visualización" = "2 valores"



■ 53 "Formato visualización" = "1 valor grande + 2 valores"



■ 54 "Formato visualización" = "4 valores"

- Los parámetros 1 ... 4er valor visualización se usan para especificar qué valores medidos se muestran en el indicador local y en qué orden.

Endress+Hauser 175

A001996

#### 1 ... 4er valor visualización

# Navegación

#### Descripción

Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.

#### Selección

- Nivel linealizado
- Distancia
- Interfase linealizada
- Distancia de interfase
- Grosor de la Capa Superior
- Volt. terminales
- Temperatura de la electrónica
- Capacidad medida <sup>7</sup>
- Salida analógica 1
- Salida analógica 2
- Salida analógica 3
- Salida analógica 4
- Analog output adv. diagnostics 1
- Analog output adv. diagnostics 2

### Ajuste de fábrica

### Para medidas de nivel

- 1er valor visualización: Nivel linealizado
- 2er valor visualización: Distancia
- 3er valor visualización: Salida de corriente 1
- 4er valor visualización: Ninguno

### Para medidas de interfase y una salida de corriente

- 1er valor visualización: Interfase linealizada
- 2er valor visualización: Nivel linealizado
- 3er valor visualización: Grosor de la Capa Superior
- 4er valor visualización: Salida de corriente 1

### Para medidas de interfase y dos salidas de corriente

- 1er valor visualización: Interfase linealizada
- 2er valor visualización: Nivel linealizado
- 3er valor visualización: Salida de corriente 1
- 4er valor visualización: Salida de corriente 2

#### Decimales 1 ... 4

#### Navegación

#### Descripción

Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.

# Selección

- X
- X.X
- X.XX
- X.XXX
- X.XXXX

# Información adicional

El parámetro no afecta a la precisión en la medida o en los cálculos del equipo.

<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

### Intervalo de indicación

**Descripción** Ajustar el tiempo de indicación de los valores medidos en el display local, cuando

aparezcan alternativamente.

**Entrada de usuario** 1 ... 10 s

**Información adicional** Este parámetro solo es relevante si el número de valores de medición seleccionados excede

el número de valores que pueden visualizarse simultáneamente en el formato de

visualización seleccionado.

### Atenuación del visualizador

**Navegación**  $\blacksquare \Box$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Visualización  $\rightarrow$  Atenuac. Visual.

**Descripción** Ajustar el tiempo de reacción del display local a las fluctuaciones en los valores medidos.

**Entrada de usuario** 0,0 ... 999,9 s

### Línea de encabezamiento


**Navegación**  $\blacksquare \Box$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Visualización  $\rightarrow$  Línea encabez.

**Descripción** Elegir el contenido del encabezado del display local.

Selección ■ Nombre del dispositivo

■ Texto libre

### Información adicional



l Posición del texto de la línea de encabezamiento en el visualizador

Significado de las opciones

■ Nombre del dispositivo

Se define en el Parámetro **Nombre del dispositivo**.

■ Texto libre

Se define en el Parámetro **Texto de encabezamiento** ( $\rightarrow \implies 178$ ).

Texto de encabezamiento		
Navegación	□□ Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → Texto encabez.	
Requisito previo	Línea de encabezamiento (→ 🖺 177) = Texto libre	
Descripción	Introducir el texto para el encabezado del display local.	
Entrada de usuario	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (12)	
Información adicional	El número de caracteres que se visualizan depende de los caracteres utilizados.	
Carácter de separación		
Navegación		
Descripción	Elegir el carácter de separación para representar los decimales de valores numéricos.	
Selección	• . • ,	
Formato numérico		
Navegación		
Descripción	Seleccione formato de número de la pantalla.	
Selección	■ Decimal ■ ft-in-1/16"	
Información adicional	El Opción <b>ft-in-1/16"</b> solo es válido para unidades de distancia.	
Decimales menú		<b>a</b>
Navegación		
Descripción	Seleccione el número de decimales con el que se deben representar los números en el menú de configuración.	
Selección	■ X ■ X.X ■ X.XX	

x.xxxx.xxxx

#### Información adicional

- Solo es válido para números en el menú de configuración (p. ej., **Calibración vacío**, **Calibración lleno**), pero no para el indicador del valor medido. El número de decimales para la indicación del valor medido se define en los parámetros **Decimales 1 ... 4**
- Este ajuste no afecta a la precisión del equipo para medir o calcular el valor

### Retroiluminación

Navegación 

Requisito previo El equipo incorpora el indicador local SD03 (con teclas ópticas).

Descripción Conectar y desconectar retroiluminación del display local.

Selección Desactivar

Activar

### Información adicional

### Significado de las opciones

Desactivar

Apaga la iluminación de fondo.

Activar

Enciende la iluminación de fondo.



Si la tensión de alimentación es demasiado pequeña, el equipo puede desactivar la iluminación de fondo, independientemente de la configuración de este parámetro.

# Contraste del visualizador

Navegación 

Descripción Adaptar el contraste del display local a las condiciones ambientales (p. ej. ángulo de

lectura o iluminación).

Entrada de usuario 20 ... 80 %

Ajuste de fábrica En función del indicador.

Información adicional



Ajuste del contraste pulsando botones:

■ Más oscuro: pulse simultáneamente los botones 🖾 📵.

■ Más brillo: pulse simultáneamente los botones 🕀 📵.



# Submenú "Configuración Backup Indicador"

Este submenú solo está disponible si hay un módulo visualizador conectado con el equipo.

La configuración del equipo puede salvaguardarse en el momento oportuno en el módulo de visualización (copia de seguridad). La configuración salvaguardada puede recuperarse en el equipo siempre que sea necesario, p. ej., para volver a poner el equipo en un determinado estado. Esta configuración puede transferirse también a otros equipos del mismo tipo utilizando para ello el módulo de visualización.

Solo pueden intercambiarse configuraciones entre equipos que están en el mismo modo operativo (véase el Parámetro **Modo de operación**  $(\rightarrow \implies 119)$ ).

Tiempo de operación		
Navegación		
Descripción	Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.	
Información adicional	Tiempo máximo	
	9999 d ( ≈ 27 años)	
Última salvaguarda		
——————————————————————————————————————		
Navegación		
Descripción	Indica cuándo se han guardado por última vez los datos en el módulo de indicación.	
-		
Control do configuración		<u> </u>
Control de configuración		
Navegación		
Descripción	Elegir acción para gestionar los datos del equipo en el módulo de visualización.	
<b>I</b>	J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
Selección	■ Cancelar	
	Ejecutar copia	
	Restablecer	
	<ul><li>Duplicar</li><li>Comparar</li></ul>	
	Borrar datos backup	
	- Dorrar datos backup	

#### Información adicional

#### Significado de las opciones

#### Cancelar

No se ejecutará ninguna acción y el usuario saldrá del parámetro.

## ■ Ejecutar copia

Se guardará una copia de la configuración actual del equipo (que se encuentra el HistoROM interno del equipo) en el módulo de visualización conectado con el equipo.

#### Restablecer

Se transfiere al HistoROM del equipo una copia de la última copia de seguridad de la configuración del equipo quardada en el módulo de visualización.

#### Duplicar

La copia del transmisor se duplica y transfiere a otro equipo utilizando para ello el módulo de visualización del transmisor. Los siguientes parámetros, que caracterizan el punto de medición individual, **no** están incluidos en la configuración transmitida: Tipo producto

#### Comparar

Se compara la configuración del equipo guardada en el módulo de visualización con la configuración actual del equipo en el HistoROM. El resultado de esta comparación se muestra en el Parámetro **Comparación resultado** ( $\rightarrow \implies 181$ ).

#### Borrar datos backup

Se borra la copia de seguridad de la configuración del equipo guardada en el módulo de visualización del equipo.

- Durante el proceso de salvaguarda no podrá editarse la configuración mediante indicador local y se visualizará un mensaje sobre el estado del proceso.
- Si se restaura una copia de seguridad existente en un equipo diferente mediante el uso de Opción **Restablecer**, puede que algunas de las funcionalidades del equipo ya no estén disponibles. En algunos casos, incluso un reinicio del equipo no restablecerá el estado original.

Para transmitir una configuración a un equipo diferente, debe utilizarse siempre el Opción **Duplicar**.

Estado del Backup	
Navegación	☐ Ajuste → Ajuste avanzado → ConfBckupIndicad → Estado Backup
Descripción	Muestra qué acción de copia de seguridad está actualmente en curso.
Comparación resultado	
Navegación	
Descripción	Comparación de los registros de datos en el dispositivo y en la pantalla (salvaguarda).

#### Información adicional

## Significado de las opciones de visualización

## Registro de datos idéntico

La configuración actual del equipo que está en el HistoROM es idéntica a la copia de seguridad guardada en el módulo de visualización.

## Registro de datos no idéntico

La configuración actual del equipo que está en el HistoROM difiere de la copia de seguridad guardada en el módulo de visualización.

## ■ Falta registro de datos

No hay ninguna copia de seguridad de una configuración del equipo guardada en el módulo de visualización.

## ■ Registro de datos defectuoso

La configuración actual del equipo que hay en el HistoROM está dañada o no es compatible con la copia de seguridad guardada en el módulo de visualización.

#### ■ Test no realizado

La configuración del equipo que hay en el HistoROM no se ha comparado aún con la copia de seguridad guardada en el módulo de visualización.

## ■ Grupo de datos incompatible

Los conjuntos de datos son incompatibles y no pueden compararse.

- Para iniciar la comparación, establezca **Control de configuración (→ 🖺 180)** = **Comparar**.
- Si la configuración del transmisor ha sido duplicada desde un equipo diferente por Control de configuración (→ 🖺 180) = Duplicar, la nueva configuración del equipo en HistoROM solo es parcialmente idéntica a la configuración almacenada en el módulo de visualización: las propiedades específicas del sensor (p. ej., curva de mapeado) no se duplican. Por lo tanto, el resultado de la comparación será Registro de datos no idéntico.

#### Submenú "Administración"

*Navegación*  $\square$  Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Administración

#### Definir código de acceso

#### Navegación

Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir cód acc

#### Descripción

Definir el código de habilitación para el acceso en escritura a los parámetros.

#### Entrada de usuario

0...9999

#### Información adicional

- Si no se ha cambiado el ajuste de fábrica o se ha introducido "0", los parámetros no están protegidos contra escritura y, por tanto, los datos de la configuración del equipo se pueden modificar en cualquier momento. El usuario ha iniciado sesión con el rol "Mantenimiento".
- La protección contra escritura afecta a todos los parámetros que están marcados en el documento con el símbolo 🗈. En el indicador local, el símbolo 🗈 delante del parámetro indica que este está protegido contra escritura.
- Una vez definido el código de acceso, los parámetros protegidos contra escritura solo se pueden modificar si se introduce el código de acceso en el Parámetro **Introducir** código de acceso (→ ≜ 136).
- Si pierde el código de acceso, póngase en contacto con su centro Endress+Hauser.
- En caso de manejo a través del indicador local: el nuevo código de acceso solo es válido una vez que se ha confirmado en el Parámetro **Confirmar el código de acceso** (→ ≅ 185).

#### Resetear dispositivo

#### Navegación

#### Descripción

Borrar la configuración del instrumento -total o parcialmente - a un estado definido.

#### Selección

- Cancelar
- Poner en estado de fábrica
- Poner en estado de suministro
- Ajustes del cliente
- Al transductor por defecto
- Reiniciar instrumento

#### Información adicional

## Significado de las opciones

#### Cancelar

Sin acción

#### ■ Poner en estado de fábrica

Todos los parámetros recuperan sus ajustes de fábrica específicos del código de producto.

## ■ Poner en estado de suministro

Todos los parámetros recuperan los ajustes originales con los que se entregó el equipo. Los ajustes de entrega pueden diferir de los ajustes por defecto de fábrica si el usuario pidió el equipo con ajustes especiales.

Esta opción solo está disponible si se pidieron ajustes a medida del usuario.

#### Ajustes del cliente

Todos los parámetros del usuario recuperan sus ajustes de origen. No obstante, los parámetros de servicio se mantienen sin cambios.

## ■ Al transductor por defecto

Cada parámetro relacionado con la medición recupera su ajuste de fábrica. No obstante, los parámetros de servicio y los parámetros relacionados con comunicaciones se mantienen sin cambios.

#### Reiniciar instrumento

Con el reinicio, todos los parámetros que están almacenados en la memoria volátil (RAM) recuperan sus ajustes de fábrica (p. ej., datos de valor medido). Se mantiene la configuración del equipo.

Asistente "Definir código de acceso"

 $\mathbf{i}$ 

El Asistente **Definir código de acceso** solo está disponible cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante software de configuración, el Parámetro **Definir código de acceso** se ubica directamente en el Submenú **Administración**. El Parámetro **Confirmar el código de acceso** no está disponible para funcionamiento mediante software de configuración.

Navegación

Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir cód acc

## Definir código de acceso

Navegación

Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir cód acc → Definir cód acc

Descripción

→ 🖺 183

## Confirmar el código de acceso

Navegación

Ajuste  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Administración  $\rightarrow$  Definir cód acc  $\rightarrow$  Confirm. cód acc

Descripción

Confirme el código de acceso.

Entrada de usuario

0...9999

Diagnóstico actual

# 16.4 Menú "Diagnóstico"

Navegación 🗐 🗐 Diagnóstico

■ Diagnóstico → Diagnóst. actual
Muestra el mensaje actual de diagnóstico.
El indicador consta de:  Símbolo para el comportamiento del evento  Código para el comportamiento de diagnóstico  Tiempo de funcionamiento del suceso  Texto sobre el evento
Si varios mensajes están activos al mismo tiempo, se muestran los mensajes con la prioridad más alta.
Puede saber cuál es la causa del mensaje y las medidas correctivas a través del símbolo (i) que aparece en el indicador.
☐ Diagnóstico → Marca tiempo
□□ Diagnóstico → Último diagnóst.
Muestra el último mensaje de diagnóstico que ha estado activo antes del mensaje actual.
El indicador consta de:  Símbolo para el comportamiento del evento Código para el comportamiento de diagnóstico Tiempo de funcionamiento del suceso Texto sobre el evento  La condición mostrada aún es aplicable. Puede saber cuál es la causa del mensaje y las medidas correctivas a través del símbolo ① que aparece en el indicador.

186

## Marca de tiempo

**Navegación** ☐ Diagnóstico → Marca tiempo

## Tiempo de funcionamiento desde inicio

**Descripción** Visualiza el tiempo que lleva funcionando el equipo desde su último reinicio.

## Tiempo de operación

**Descripción** Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.

**Información adicional** Tiempo máximo

9999 d (≈ 27 años)

## 16.4.1 Submenú "Lista de diagnósticos"

#### Diagnóstico 1 ... 5

**Navegación**  $\blacksquare \square$  Diagnóstico  $\rightarrow$  Lista diagnóst.  $\rightarrow$  Diagnóstico 1

**Descripción** Visualice los mensajes de diagnóstico actuales de la primera hasta quinta posición en

prioridad.

**Información adicional** El indicador consta de:

• Símbolo para el comportamiento del evento

• Código para el comportamiento de diagnóstico

■ Tiempo de funcionamiento del suceso

■ Texto sobre el evento

## Marca de tiempo 1 ... 5

188

## 16.4.2 Submenú "Lista de eventos"



El Submenú **Lista de eventos** solo está disponible cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante FieldCare, la lista de eventos puede mostrarse en la FieldCare función "Lista eventos / HistoROM".

Navegación

■ Diagnóstico → Lista eventos

Opciones de filtro

#### Navegación

Diagnóstico → Lista eventos → Opciones filtro

#### Selección

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información (I)

#### Información adicional




- Este parámetro solo se utiliza para configuración mediante el indicador local.
- Las señales de estado se clasifican según NAMUR NE 107.

#### Submenú "Lista de eventos"

El Submenú **Lista de eventos** muestra el historial de eventos anteriores de la categoría seleccionada en el Parámetro **Opciones de filtro** ( $\rightarrow \implies$  189). Se visualizan como máximo 100 eventos ordenados cronológicamente.

Los siguientes símbolos aparecen para indicar si se ha producido o ha finalizado un evento:

- ①: Evento que acaba de ocurrir
- 🕒: Evento que ha finalizado



#### Formato indicador

- Para mensajes de eventos en la categoría I: evento de información, texto del evento, símbolo de "registro del evento" y hora a la que ocurrió el evento
- Para mensajes de eventos en la categoría F, M, C, S (señal de estado): evento de diagnóstico, texto del evento, símbolo de "registro del evento" y hora a la que ocurrió el evento

Navegación  $\ \ \ \ \ \ \ \$  Diagnóstico  $\rightarrow$  Lista eventos  $\rightarrow$  Lista de eventos

## 16.4.3 Submenú "Información del dispositivo"

## Nombre del dispositivo

**Descripción** Introducir identificación del punto de medición.

**Indicación** Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales

#### Número de serie

**Descripción** Muestra el número de serie del instrumento.

#### Información adicional

- Utilidad del número de serie
  - Para identificar rápidamente el equipo, p. ej., cuando se ponga en contacto con Endress+Hauser.
  - Para obtener información específica sobre el equipo utilice el Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer
- 🚹 El número de serie está indicado en la placa de identificación.

#### Versión de firmware

**Descripción** Muestra la versión del firmware instalada en el instrumento.

Indicación xx.yy.zz

Información adicional Las versiones de firmware solo d

Las versiones de firmware solo difieren en los dos últimos dígitos ("zz"), no existe ninguna diferencia en relación con la funcionalidad u operación.

#### Nombre de dispositivo

**Navegación**  $\blacksquare \square$  Diagnóstico  $\rightarrow$  Info disposit  $\rightarrow$  Nombre disposit.

**Descripción** Muestra el nombre del transmisor.

Código de Equipo

**Descripción** Visualiza el código del instrumento.

**Indicación** Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales

**Información adicional** El código de producto se genera a partir del código de producto ampliado, que define todas

las funciones del equipo de la estructura del producto. Las características del equipo no

pueden en cambio deducirse directamente a partir del código de producto.

## Código de Equipo Extendido 1 ... 3

**Descripción** Visualice las tres partes del código de producto ampliado.

**Indicación** Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales

**Información adicional** El código de producto ampliado define todas las funciones de la estructura del producto y,

de este modo, identifica inequívocamente el equipo.

#### Status PROFIBUS Master Config

**Descripción** Indica si el intercambio de datos cíclico con el maestro está activo actualmente.

**Indicación** ■ Activo

No activado

#### **PROFIBUS** ident number

**Navegación**  $\blacksquare$  Diagnóstico  $\rightarrow$  Info disposit  $\rightarrow$  Ident number

**Descripción** Indica el número de identificación del equipo.

Información adicional El Parámetro Ident number selector puede utilizarse para definir el número de

identificación que se debe emplear.

## 16.4.4 Submenú "Valor medido"

Navegación  $\blacksquare \square$  Diagnóstico  $\rightarrow$  Valor medido


#### Distancia

Navegación


Descripción

Visualiza la distancia  $D_L$  medida entre el punto de referencia (borde inferior de la brida o conexión roscada) y el nivel.

#### Información adicional



■ 55 Distancia para mediciones de líquidos



■ 56 Distancia para mediciones de la interfase

📭 La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** (→ 🖺 120).

#### Nivel linealizado

**Descripción** Visualiza el nivel linealizado.

Información adicional

- Esta unidad se define en el Parámetro **Unidad tras linealización**.
- En el caso de las mediciones de la interfase, este parámetro siempre hace referencia al nivel total.


#### Distancia de interfase

Requisito previo Modo de operación (→ 🖺 119) = Interfase o Interfase con capacitivo

 $\textbf{Descripción} \hspace{1.5cm} \text{Visualiza la distancia } D_{\text{I}} \, \text{medida entre el punto de referencia (borde inferior de la brida o}$ 

conexión roscada) y la interfase.

#### Información adicional



A0013202

La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** (→ 🗎 120).

## Interfase linealizada

**Navegación**  $\blacksquare$  Diagnóstico  $\rightarrow$  Valor medido  $\rightarrow$  Interf. linealiz

Requisito previo Modo de operación (→ 🖺 119) = Interfase o Interfase con capacitivo

**Descripción** Visualiza la altura linealizada de la interfase.

**Información adicional** Esta unidad se define en el Parámetro **Unidad tras linealización**.

## Grosor de la Capa Superior

Navegación 🗟 🖺 Diagnóstico

■ □ Diagnóstico → Valor medido → GrosorCapaSuperi


Requisito previo

Modo de operación (→ 🖺 119) = Interfase o Interfase con capacitivo

Descripción

Muestra el espesor de la interfase superior (UP).

Información adicional



UP Grosor de la Capa Superior

La unidad se define mediante el parámetro Parámetro **Unidad tras linealización**  $\Rightarrow riangleq 152$ .

#### Volt. terminales 1

Navegación

□ Diagnóstico → Valor medido → Volt. termin. 1

## Estado de conmutación

**Descripción** Muestra el estado de la salida de conmutación.

#### Submenú "Analog input 1 ... 6" 16.4.5

Existe un Submenú **Analog input** para cada Bloque de entrada analógico del equipo. En esta posición del menú de configuración solo están disponibles los parámetros más importantes del respectivo bloque. Para una lista completa de los parámetros del bloque véase: Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 ... 6

Navegación 

Channel	
Navegación	□ Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 6 → Channel
Descripción	Parámetro estándar <b>CHANNEL</b> del bloque de entradas analógicas de acuerdo con el perfil PROFIBUS.
Selección	<ul> <li>Nivel linealizado</li> <li>Distancia</li> <li>Interfase linealizada *</li> <li>Distancia de interfase *</li> <li>Grosor de la Capa Superior *</li> <li>Volt. terminales</li> <li>Temperatura de la electrónica</li> <li>Capacidad medida *</li> <li>Amplitud absoluta de eco</li> <li>Amplitud relativa de eco</li> <li>Amplitud relativa de interfase *</li> <li>Amplitud relativa de interfase *</li> <li>Amplitud EOP absoluta</li> <li>Ruido de la señal</li> <li>Desplazamiento EOP</li> <li>Valor CD calculado *</li> <li>Sensor debug</li> <li>Analog output adv. diagnostics 1</li> <li>Analog output adv. diagnostics 2</li> </ul>
Información adicional	Asigna un valor medido al bloque AI.
Out value	
Navegación	
Descripción	Elemento <b>Valor</b> del parámetro estándar <b>OUT</b> en el Bloque de entrada analógica en función del Perfil PROFIBUS.

Número de coma flotante con signo

Entrada de usuario

La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

#### Información adicional

■ Para Mode block actual = Man:

Introduzca el valor de salida del Bloque de entrada analógica.

■ De lo contrario:

Visualiza el valor de salida del Bloque de entrada analógica.

**Navegación**  $\blacksquare$  Diagnóstico  $\rightarrow$  Analog inputs  $\rightarrow$  Analog input 1 ... 6  $\rightarrow$  Out status

**Descripción** Elemento **Estado** del parámetro estándar **OUT** en el Bloque de entrada analógica en

función del Perfil PROFIBUS.

Indicación ■ Good

Uncertain

Bad

Información adicional

En este parámetro solo se evalúan estos dos bits de calidad.

#### **Out status HEX**

**Navegación**  $\blacksquare \Box$  Diagnóstico  $\rightarrow$  Analog inputs  $\rightarrow$  Analog input 1 ... 6  $\rightarrow$  Out status HEX

**Descripción** Elemento **Estado** del parámetro estándar **OUT** en el Bloque de entrada analógica en

función del Perfil PROFIBUS.

Entrada de usuario 0 ... 255

**Información adicional** En este parámetro, el byte de estado completo se visualiza en forma de número

hexadecimal de dos dígitos.

## 16.4.6 Submenú "Memorización de valores medidos"

Navegación  $\blacksquare \blacksquare$  Diagnóstico  $\rightarrow$  Memor. Val. Med.

#### Asignación canal 1 ... 4

## Navegación

Diagnóstico → Memor. Val. Med. → Asign. canal 1 ... 4

#### Selección

- Desconectado
- Nivel linealizado
- Distancia
- Distancia no filtrada
- Interfase linealizada \*
- Distancia de interfase \*
- Distancia de interfase no filtrada
- Grosor de la Capa Superior <sup>3</sup>
- Volt. terminales
- Temperatura de la electrónica
- Capacidad medida \*
- Amplitud absoluta de eco
- Amplitud relativa de eco
- Amplitud absoluta de interfase <sup>7</sup>
- Amplitud relativa de interfase
- Amplitud EOP absoluta
- Desplazamiento EOP
- Ruido de la señal
- Valor CD calculado
- Analog output adv. diagnostics 1
- Analog output adv. diagnostics 2

#### Información adicional

Se pueden quardar hasta 1000 valores medidos en total en la memoria. Esto significa:

- 1000 puntos de datos si se utiliza 1 canal de registro
- 500 puntos de datos si se utilizan 2 canales de registro
- 333 puntos de datos si se utilizan 3 canales de registro
- 250 puntos de datos si se utilizan 4 canales de registro

Si se ha alcanzado el número máximo de puntos de datos, entonces se sobrescriben cíclicamente los puntos más antiguos con nuevos, de tal forma que siempre pueden encontrarse los últimos 1000, 500, 333 o 250 valores medidos en la memoria (principio de memoria anular).



Los datos registrados se eliminan si se selecciona una nueva opción en este parámetro.

## Intervalo de memoria

#### Navegación

- ☐ Diagnóstico → Memor. Val. Med. → Interv. mem
- Diagnóstico → Memor. Val. Med. → Interv. mem

## Entrada de usuario

1,0 ... 3600,0 s

<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

#### Información adicional

Con este parámetro se define el intervalo temporal entre los puntos de datos individuales al registrarlos en la memoria y, por consiquiente, el tiempo de procesamiento máximo de registro,  $T_{reg}$ :

- ullet Si se utiliza 1 canal de registro: T  $_{reg}$  = 1000  $\cdot$  t  $_{reg}$
- Si se utilizan 2 canales de registro:  $T_{reg} = 500 \cdot t_{reg}$
- Si se utilizan 3 canales de registro:  $T_{reg} = 333 \cdot t_{reg}$
- Si se utilizan 4 canales de registro:  $T_{reg} = 250 \cdot t_{reg}$

Una vez transcurrido este tiempo, se sobrescriben cíclicamente los últimos puntos de datos de tal forma que la memoria siempre contiene los últimos datos de un intervalo T $_{log}$ (principio de memoria anular).



Los datos registrados se eliminan si se modifica este parámetro.

#### Ejemplo

## Cuando se utiliza 1 canal de registro

- $T_{req}$  = 1000 · 1 s = 1000 s ≈ 16,5 min

- $T_{reg} = 1000 \cdot 10 \text{ s} = 1000 \text{ s} \approx 2,75 \text{ h}$   $T_{reg} = 1000 \cdot 80 \text{ s} = 80000 \text{ s} \approx 22 \text{ h}$   $T_{reg} = 1000 \cdot 3600 \text{ s} = 3600000 \text{ s} \approx 41 \text{ d}$

#### Borrar memoria de datos

#### Navegación

- Diagnóstico → Memor. Val. Med. → BorrarMemorDatos
- Diagnóstico → Memor. Val. Med. → BorrarMemorDatos


#### Selección

- Cancelar
- Borrar datos

## Submenú "Visualización canal 1 ... 4"

Los submenús **Visualización canal 1 ... 4** solo están disponibles cuando las operaciones se realizan mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante FieldCare, el diagrama de registro puede mostrarse en la FieldCare función "Lista eventos / HistoROM".

Los **Visualización canal 1 ... 4** submenús invocan un diagrama del historial de registro del canal correspondiente.



- Eje x: presenta 250 a 1000 valores medidos de una variable de proceso medida, según el número de canales seleccionados.
- Eje y: cubre el rango aprox. de valores medidos, adaptándolo constantemente según el progreso de la medición.
- 🎦 Para regresar al menú de configuración, pulse 🛨 y 🖃 simultáneamente.

Navegación


## 16.4.7 Submenú "Simulación"

El Submenú **Simulación** se utiliza para simular valores de medición específicos u otras condiciones. Esto ayuda a comprobar la configuración correcta del equipo y las unidades de control conectadas.

Condiciones que pueden simularse

Condición que va a simularse	Parámetros asociados
Valor específico de una variable de proceso	<ul> <li>Asignar variables de medida (→</li></ul>
Estado específico de la salida de conmutación	<ul> <li>Simulación salida de conmutación (→</li></ul>
Existencia de una alarma	Alarma simulación (→ 🖺 203)
Existencia de un mensaje de diagnóstico específico	Diagnóstico de Simulación (→ 🖺 203)

## Estructura del submenú



## Descripción de parámetros

#### Asignar variables de medida

**Navegación**  $\blacksquare$  Experto  $\rightarrow$  Diagnóstico  $\rightarrow$  Simulación  $\rightarrow$  Asiq var medida

Selección • Desconectado

- Nivel
- Interfase \*
- Nivel linealizado
- Interfase linealizada
- Espesor linealizado

#### Información adicional

- Si **Asignar variables de medida** ≠ **Desconectado**, una simulación está activa. Esto se indica mediante un mensaje de diagnóstico de la categoría *Comprobación de funciones* (*C*).

#### Valor variable de proceso

Requisito previo Asignar variables de medida (→ 🖺 202) ≠ Desconectado

**Entrada de usuario** Número de coma flotante con signo

**Información adicional** El tratamiento subsiguiente del valor medido y la salida de señal utilizan este valor de

simulación. Esto permite al usuario verificar si el equipo de medición está bien

configurado.

## Simulación salida de conmutación

 $\textbf{Navegaci\'on} \hspace{1cm} \hline \textbf{ } \blacksquare \hspace{1cm} \textbf{ } \texttt{Experto} \rightarrow \textbf{Diagn\'ostico} \rightarrow \textbf{SimValidaConm}$ 

**Descripción** Conmutar el simulador de salida de pulsos de encender a apagar.

Selección • Desconectado

Conectado

202

<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Estado de conmutación	

Requisito previo Simulación salida de conmutación (→ 🖺 202) = Conectado

**Descripción** Elegir el estado de la salida de estado en simulación.

Selección • Abierto

Cerrado

**Información adicional** El estado de conmutación presenta el valor definido en este parámetro. Esto ayuda a

comprobar el funcionamiento correcto de las unidades de control conectadas.

Alarma simulación

**Descripción** Conmutar la alrma del instrumento encender y apagar.

Selección ■ Desconectado

■ Conectado

Información adicional Cuando se selecciona el Opción Conectado, el equipo genera una alarma. Esto ayuda a

comprobar el comportamiento de salida correcto del equipo en caso de alarma.

Una simulación activa se indica mediante el Mensaje de diagnóstico **⊗C484 Simulación** 

Modo Fallo.

### Diagnóstico de Simulación

**Descripción** Elegir un evento de diagnóstico para el proceso de simulación que esté activado.

**Información adicional** Cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local, la lista de selección puede

filtrarse según las categorías de eventos (Parámetro Categoría de eventos de

diagnóstico).

## 16.4.8 Submenú "Test de dispositivo"

Inicio test de dispositivo

**Descripción** Inicie el chequeo del equipo.

Selección ■ No

■ Sí

Información adicional

En caso de pérdida de eco, no puede realizarse un chequeo del equipo.

#### Resultado test de dispositivo

**Navegación**  $\blacksquare$  Diagnóstico  $\rightarrow$  Test dispositivo  $\rightarrow$  Resul test disp.

**Descripción** Visualiza el resultado del chequeo del equipo.

Información adicional Si

#### Significado de las opciones de visualización

Instalación Ok

Medición posible sin restricciones.

• Exactitud restringida

Se pueden hacer mediciones, Sin embargo, la precisión en la medición es baja debido a la amplitud de las señales.

■ Capacidad de medición restringida

Se puede realizar por el momento mediciones, Sin embargo, existe el riesgo de pérdidas de eco. Revise el lugar de instalación del instrumento y la constante dieléctrica del producto.

■ Test no realizado

No se ha realizado ningún chequeo del equipo.

#### Último test

**Descripción** Visualiza el tiempo que llevaba funcionando el equipo cuando se realizó el último chequeo.

**Indicación** Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales

204

#### Señal de nivel

**Requisito previo** Se ha realizado el chequeo del equipo.

**Descripción** Visualiza el resultado del chequeo del equipo en lo que respecta a la señal de nivel.

**Indicación** ■ Test no realizado

Comprobación no OKComprobación OK

**Información adicional** Para **Señal de nivel = Comprobación no OK**: revise la posición de montaje del equipo y la

constante dieléctrica del producto.

#### Señal lanzamiento

**Requisito previo** Se ha realizado el chequeo del equipo.

**Descripción** Visualiza el resultado del chequeo del indicador en lo que respecta a la señal de

lanzamiento.

**Indicación** ■ Test no realizado

Comprobación no OKComprobación OK

**Información adicional** Para **Señal lanzamiento = Comprobación no OK**: revise la posición de montaje del

equipo. Si el depósito no es metálico, utilice una placa metálica o una brida metálica.

#### Señal interfase

Requisito previo ■ Modo de operación (→ 🖺 119) = Interfase o Interfase con capacitivo

■ Se ha realizado el chequeo del equipo.

**Descripción** Visualiza el resultado del chequeo del equipo en lo que respecta a la señal de interfase.

**Indicación** ■ Test no realizado

Comprobación no OK
 Comprobación OK

■ Comprobación OK

#### 16.4.9 Submenú "Heartbeat"



Submenú **Heartbeat** solo está disponible a través de **FieldCare** o **DeviceCare**. Contiene los asistentes que forman parte de los paquetes de aplicación **Heartbeat** Verification y Heartbeat Monitoring.

Descripción detallada SD01872F

Navegación □ □ Diagnóstico → Heartbeat

# Índice alfabético

0 9	Cálculo automático const. Dieléctrica (Asistente) 147
1er valor visualización (Parámetro) 176	Calibración lleno (Parámetro)
^	Calibración vacío (Parámetro)
A	Calidad de señal (Parámetro)
Acceso de escritura	Cambio de orientación del indicador 43
Acceso de lectura	Campo de aplicación Riesgos residuales
Accesorios Componentes del sistema	Carácter de separación (Parámetro)
Específicos del equipo	Channel (Parámetro)
Específicos para el mantenimiento	Código de acceso
Específicos para la comunicación	Entrada incorrecta
Activar tabla (Parámetro)	Código de Equipo (Parámetro)
Administración (Submenú)	Código de Equipo Extendido 1 (Parámetro) 191
Aislamiento térmico	Código incorrecto (Parámetro)
Ajuste (Menú)	Comparación resultado (Parámetro) 181
Ajuste avanzado (Submenú)	Compensación de la fase gas
Ajustes	Montaje de la varilla de sonda
Gestión de la configuración del equipo 75	Componentes del sistema
Idioma de configuración 69	Comportamiento en caso de error (Parámetro) 172
Ajustes de seguridad (Submenú)	Condición del proceso extendida (Parámetro) 139
Alarma simulación (Parámetro)	Conexión roscada
Altura intermedia (Parámetro)	Configuración Backup Indicador (Submenú)
Analog input 1 6 (Submenú)	Configuración de la medición de la interfase
Agignorión constant (//Parómetra)	Configuración de sonda (Submenú)
Asignación canal 1 4 (Parámetro)	Configuración de una medición de la interfase 73 Configuración de una medición de nivel 71
Asignar nivel de diagnóstico (Parámetro)	Configuración del idioma de manejo
Asignar valor límite (Parámetro)	Configuración en planta
Asignar variables de medida (Parámetro) 202	Configurar la medición de nivel
Asistente	Confirmación distancia (Parámetro) 129, 132
Cálculo automático const. Dieléctrica 147	Confirmación longitud de sonda (Parámetro) 165, 166
Confirmación WHG	Confirmación WHG (Asistente) 162
Corrección de longitud de sonda 166	Confirmar el código de acceso (Parámetro) 185
Definir código de acceso	Contraste del visualizador (Parámetro) 179
Mapeado	Control de configuración (Parámetro) 180
WHG desact	Corrección de longitud de sonda (Asistente) 166
Atenuación del visualizador (Parámetro) 177	Corrección del nivel (Parámetro) 141, 144
Autorización de acceso a parámetros	D
Acceso de escritura	_
Acceso de lectura	Decimales 1 (Parámetro)
В	Definición del código de acceso
Bloqueo del teclado	Definir código de acceso (Asistente)
Activación	Definir código de acceso (Parámetro) 183, 185
Desactivación	Depósitos bajo tierra
Borrar memoria de datos (Parámetro) 198	Depósitos no metálicos
Borrar protección de escritura (Parámetro) 163	Derechos de acceso software de operación
Brida	(Parámetro)
	Derechos de acceso visualización (Parámetro) 136
C	Derivación
Cabezal	Devolución
Diseño	Diagnóstico
Caja	Símbolos
Giro	Diagnóstico (Menú)
Caja del transmisor	Diagnóstico 1 (Parámetro)
Giro	Diagnóstico actual (Parámetro)

Diagnóstico de Simulación (Parámetro)	Interruptor de protección contra escritura       56         Intervalo de indicación (Parámetro)       177         Intervalo de memoria (Parámetro)       197         Introducir código de acceso (Parámetro)       136         L       Language (Parámetro)       174         Limpieza       88         Limpieza externa       88         Línea de encabezamiento (Parámetro)       177         Linealización (Submenú)       149, 150, 151
Elementos de configuración Mensaje de diagnóstico	Lista de diagnósticos       83         Lista de diagnósticos (Submenú)       188         Lista de eventos       86         Lista de eventos (Submenú)       189         Localización y resolución de fallos       77         Longitud actual de sonda (Parámetro)       164, 167
Estado de Connutación (Farametro)	M Mantenimiento
Fail safe value (Parámetro)	Marca de tiempo 1 5 (Parámetro)
Final de mapeado (Parámetro)	Cierre
Gestión de la configuración del equipo	Menú contextual
H Heartbeat (Submenú)	Módulo indicador
I Indicador local ver En estado de alarma ver Mensaje de diagnóstico Información del dispositivo (Submenú) 190 Inicio test de dispositivo (Parámetro) 204 Instrucciones de seguridad Básicas 9 Interfase (Parámetro) 128 Interfase (Submenú) 142 Interfase linealizada (Parámetro) 154, 193 Interfaz de servicio (CDI) 53	Nivel (Parámetro)

208

0	Sondas coaxiales
Opciones de filtro (Parámetro)	Acortar
Out status (Parámetro)	Capacidad de carga lateral
Out status HEX (Parámetro)	Acortar
Out value (Parámetro)	Capacidad de carga por tracción 20
P	Instalación
Piezas de repuesto	Sondas de varilla
Placa de identificación 90	Acortar
Planteamiento de las reparaciones 89	Capacidad de carga lateral 21
Posición de montaje para medición de nivel 18	Status PROFIBUS Master Config (Parámetro) 191
Productos	Submenú
PROFIBUS ident number (Parámetro)	Administración
Propiedad del proceso (Parámetro) 138, 142	Ajuste avanzado
Propiedad del producto (Parámetro)	Appleg input 1 6 132 105
Mediante código de acceso	Analog input 1 6
Mediante coulgo de acceso	Configuración de sonda
escritura	Heartbeat
Protección contra escritura por hardware	Información del dispositivo 190
Protección contra sobretensiones	Interfase
Información general 47	Linealización
PV filter time (Parámetro)	Lista de diagnósticos
D.	Lista de eventos
R	Memorización de valores medidos 197
Rampa con pérdida de eco (Parámetro)	Nivel
Registro mapeado (Parámetro)	Salida de conmutación
Requisitos para el personal	Simulación
Resultado test de dispositivo (Parámetro)	Test de dispositivo
Retardo de la conexión (Parámetro)	Visualización
Retardo de la desconexión (Parámetro)	Visualización canal 1 4
Retroiluminación (Parámetro) 179	Sujeción de las sondas coaxiales
	Sujeción de sondas de cable
S	Sustitución de un equipo
Salida con pérdida de eco (Parámetro)	Sustitución del equipo
Salida de conmutación (Submenú)	T
Seguridad del producto	
Señal de nivel (Parámetro)	Tecnología Bluetooth®
Señal de salida invertida (Parámetro)	Texto de encabezamiento (Parámetro)
Señal interfase (Parámetro) 205	Texto del evento
Señal lanzamiento (Parámetro) 205	Texto libre (Parámetro)
Señales de estado 60, 79	Tiempo de funcionamiento desde inicio (Parámetro) 187
Símbolos	Tiempo de operación (Parámetro) 180, 187
En el editor numérico y de textos 62	Tipo de linealización (Parámetro)
Para corregir	Tipo de tanque (Parámetro)
Símbolos en el indicador	Tipo producto (Parámetro)
Símbolos para valores medidos	Transmisor (2)
Simulación (Submenú)	Cambio de orientación del indicador 43 Giro del módulo indicador
Sonda coaxial	Tubo tranquilizador
Diseño	rabo tranquinzador
Sonda de cable	U
Diseño	Última salvaguarda (Parámetro) 180
Sonda de varilla	Último diagnóstico (Parámetro) 186
Diseño	Último test (Parámetro)
Sonda puesta a tierra (Parámetro) 164	Unidad de longitud (Parámetro)
	Unidad del nivel (Parámetro) 140, 143

Unidad tras linealización (Parámetro)	47 9
Uso del instrumento de medición	
ver Uso pretendido	_
Uso pretendido	9
V	
Valor CD (Parámetro)	47
	45
Valor con pérdida de eco (Parámetro) 15	59
Valor constante dieléctr. fase inferior (Parámetro) 14	42
Valor de conexión (Parámetro)	70
Valor de desconexión (Parámetro)	71
	57
	54
Valor medido (Submenú)	92
1 ' '	)2
	90
Visualización (Submenú)	
Visualización canal 1 4 (Submenú) 19	
Visualización de la curva envolvente	55
Volt. terminales 1 (Parámetro)	94
W	
	<b>5</b> 3



www.addresses.endress.com