01.01.zz (Firmware del equipo)

Products Solutions

tions Services


Manual de instrucciones Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 FOUNDATION Fieldbus

Radar de onda guiada









Índice de contenidos

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Sobre este documento6Finalidad del documento6Símbolos61.2.1Símbolos de seguridad61.2.2Símbolos eléctricos61.2.3Símbolos de herramientas61.2.4Símbolos para ciertos tipos de información y gráficos7Lista de abreviaciones7Documentación8Marcas registradas9	6.2	 6.1.7 Sujeción de la sonda 6.1.8 Situaciones de instalación especiales Montaje del equipo 6.2.1 Lista de herramientas 6.2.2 Montaje de la sonda de varilla 6.2.3 Acortar la sonda 6.2.4 Equipo con compensación de la fase de gas: montaje de la varilla de sonda 6.2.5 Montaje del equipo 6.2.6 Montaje del "Cabezal", versión remota 6.2.7 Giro de la caja del transmisor 	42 43
2	Instrucciones de seguridad básicas . 11		6.2.8 Cambio de orientación del indicador	45
2.1	Requisitos que debe cumplir el personal 11 Uso pretendido	6.3	Comprobación tras el montaje	
2.3 2.4	Seguridad en el puesto de trabajo	7		47
2.5	Seguridad del producto 12 2.5.1 Marca CE 13 2.5.2 Conformidad EAC 13	7.1	Requisitos de conexión	47 48
3	Descripción del producto 14		7.1.5 Protección contra sobretensiones	
3.1	Diseño del producto 14 3.1.1 Levelflex FMP51/FMP52/FMP54/FMP55 14 3.1.2 Cabezal 15	7.2	Conexión del equipo	50 51
4	Recepción de material e		7.2.4 Cierre de la cubierta del compartimento de conexiones	52
	identificación del producto 16	7.3	Verificación tras la conexión	
4.1	Recepción de material			
4.2	Identificación del producto164.2.1Placa de identificación164.2.2Dirección del fabricante17	8 8.1	Opciones de configuración	53
5	Almacenamiento, transporte 18		través del indicador local	53
5.1	Temperatura de almacenamiento 18		8.1.2 Acceso al menú de configuración a	
5.2	Transporte hasta el punto de medida 18	8.2	través del software de configuración. Estructura y función del menú de configuración	55 57
6	Instalación 20		8.2.1 Estructura del menú de	
6.1	Requisitos de montaje		configuración	
	cerrado	8.3	8.2.3 Acceso a los datos: SeguridadMódulo indicador y de configuración8.3.1 Formato de visualización	58 62 62
	6.1.4 Capacidad de carga lateral (resistencia a la flexión) de las sondas coaxiales		8.3.2 Elementos de configuración8.3.3 Introducción de números y texto	64 65
	6.1.5 Información sobre la conexión a proceso		8.3.5 Visualización de la curva envolvente en el módulo indicador y de	
	6.1.6 Montaje de bridas revestidas 26		configuración	68

9	Integración en el sistema	. 69	12.2	Configuración de los bloques	92
9.1	Fichero descriptor del equipo (DD)	. 69		12.2.1 Preliminares	. 92
9.2	Integración en la red FF			12.2.2 Configuración del bloque de	0.0
9.3	Identificación y direccionamiento del equipo			recursos	92
9.4	Modelo de bloques			12.2.3 Configuración de los bloques de	0.0
	9.4.1 Bloques en el software del equipo	I		transductores	92
	9.4.2 Configuración de los bloques en el	. , .		12.2.4 Configuración de los bloques de	0.0
	estado de entrega del equipo	. 71		entrada analógica	
9.5	Asignación de valores medidos (CANAL) en		10.0	12.2.5 Configuración adicional	. 93
	el bloque AI	72	12.3	Escalado del valor medido en un bloque de	0.7
9.6	Tablas de índices de parámetros de Endress		10 /	AI	
	+Hauser	. 72	12.4	Selección de idioma	
	9.6.1 Configuración del bloque de		12.5	Comprobación de la distancia de referencia	. 94 96
	transductores	. 72	12.6 12.7	Configuraçión de la modigión de la interface	
	9.6.2 Configuración avanzada del bloque		12.7	Configuración de la medición de la interfase	. 97 99
	de transductores	. 73	12.0	Configuración del indicador local	95
	9.6.3 Visualización Bloque Transductor			12.8.1 Ajuste de fábrica del indicador local para mediciones de nivel	99
	9.6.4 Bloque de transductores de			12.8.2 Ajuste de fábrica del indicador local	. 25
	diagnóstico	75		para mediciones de la interfase	100
	9.6.5 Bloque de transductores de		12.9	Gestión de la configuración	100
	configuración experta	. 76		Configuración del comportamiento de los	100
	9.6.6 Bloque de transductores de		12.10	eventos según la especificación	
	información experta			FOUNDATION Fieldbus FF912	101
	9.6.7 Bloque de transductores de sensor de			12.10.1 Grupos de eventos	101
	servicio	80		12.10.2 Parámetros de asignación	103
	9.6.8 Bloque de transductores de			12.10.3 Área configurable	105
	información de servicio	. 80		12.10.4 Transmisión de mensajes de evento	
	9.6.9 Bloque de transductores de	00		al bus	107
0.7	transferencia de datos	1	12.11	Protección de los ajustes contra el acceso no	
9.7	Métodos	. 02		autorizado	107
10	Puesta en marcha usando el		13	Diagnóstico y localización y	
	asistente	. 83	1)	resolución de fallos	100
			10.1		
			13.1		
11	Puesta en marcha a través del		17.1	3	109
11	Puesta en marcha a través del	0.6	13.1	13.1.1 Errores generales	109
11	Puesta en marcha a través del menú de configuración	. 84	13.1	13.1.1 Errores generales	109
11.1	menú de configuración	. 84		13.1.1 Errores generales	
11.1 11.2	menú de configuración	. 84 84	13.2	13.1.1 Errores generales	109
11.1 11.2 11.3	menú de configuración	. 84 84 84		13.1.1 Errores generales	109109111
11.1 11.2 11.3 11.4	menú de configuración	. 84 84 84 . 86		13.1.1 Errores generales	109 109 111 111
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	menú de configuración	. 84 84 84 . 86	13.2	13.1.1 Errores generales	109109111
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	menú de configuración	. 84 84 84 . 86 88		13.1.1 Errores generales	109 109 111 111
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	menú de configuración	. 84 84 84 . 86 88	13.2	13.1.1 Errores generales	109 109 111 111 113
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	menú de configuración	. 84 . 84 . 84 . 86 . 88 . 89 . 90	13.2	13.1.1 Errores generales	109 109 111 111 113
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	menú de configuración	. 84 . 84 . 84 . 86 . 88 . 89 . 90	13.2	13.1.1 Errores generales	109 109 111 111 113
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	menú de configuración	. 84 . 84 . 84 . 86 . 88 . 89 . 90	13.2 13.3 13.4	13.1.1 Errores generales	109 111 111 113 113
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	menú de configuración	. 84 84 86 88 . 89 . 90	13.2 13.3 13.4 13.5	13.1.1 Errores generales	109 111 111 113 115 115
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	menú de configuración	. 84 . 84 . 84 . 86 . 88 . 89 . 90 . 90 . 90	13.2 13.3 13.4 13.5	13.1.1 Errores generales	109 109 111 111 113 115 115
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	menú de configuración	. 84 . 84 . 84 . 86 . 88 . 89 . 90 . 90 . 90	13.2 13.3 13.4 13.5	13.1.1 Errores generales	109 111 111 113 113 115 115
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	menú de configuración	. 84 . 84 . 84 . 86 . 88 . 89 . 90 . 90 . 90 . 90	13.2 13.3 13.4 13.5	13.1.1 Errores generales	109 109 111 113 113 115 115 116
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	menú de configuración	. 84 . 84 . 84 . 86 . 88 . 89 . 90 . 90 . 90 . 90	13.2 13.3 13.4 13.5 13.6	13.1.1 Errores generales	109 109 111 113 113 115 115 116 116
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	menú de configuración	. 84 . 84 . 84 . 86 . 88 . 89 . 90 . 90 . 90 . 90	13.2 13.3 13.4 13.5	13.1.1 Errores generales	109 109 111 113 113 115 115 116
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	menú de configuración	. 84 . 84 . 84 . 86 . 88 . 89 . 90 . 90 . 90 . 90	13.2 13.3 13.4 13.5 13.6	13.1.1 Errores generales	109 109 111 113 113 115 115 116 116 117
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	menú de configuración	. 84 84 84 88 89 90 90 90 90 91	13.2 13.3 13.4 13.5 13.6	13.1.1 Errores generales	109 109 111 113 113 115 115 116 116 117

14.2	Instrucciones generales de limpieza	118
15	Reparación	119
15.1	Información general	119
	15.1.1 Planteamiento de las reparaciones	119
	15.1.2 Reparación de equipos con	
	certificación Ex	119
	15.1.3 Sustitución de los módulos del	117
	sistema electrónico	119
	15.1.4 Sustitución de un equipo	119
15.2	Piezas de repuesto	120
15.3	Devolución	120
15.4	Eliminación	120
17.4	Elilimacion	120
16	Accesorios	121
16.1	Accesorios específicos del equipo	121
	16.1.1 Tapa de protección ambiental	121
	16.1.2 Soporte de montaje para el	
	compartimento de la electrónica	122
	16.1.3 Prolongación de varilla (equipo de	
	centrado) HMP40	124
	16.1.4 Kit para montaje, aislado	124
	16.1.5 Estrella de centrado	125
	16.1.6 Contrapeso de centrado	128
	16.1.7 Visualizador remoto FHX50	130
	16.1.8 Protección contra sobretensiones	131
	16.1.9 Módulo Bluetooth BT10 para	171
	equipos HART	132
16.2	Accesorios específicos para la comunicación.	133
16.3	Accesorios específicos para el	100
	mantenimiento	134
16.4	Componentes del sistema	134
	16.4.1 Memograph M RSG45	134
17	Menú de configuración	135
17.1	Visión general sobre el menú de	
17.1	configuración (módulo de visualización)	135
17.2	Visión general sobre el menú de	100
17.2	configuración (software de configuración)	142
17.3	Menú "Ajuste"	149
17.5	17.3.1 Asistente "Mapeado"	162
	17.3.2 Submenú "Analog input 1 5"	163
	17.3.3 Submenú "Ajuste avanzado"	165
17.4	Menú "Diagnóstico"	215
17.1	17.4.1 Submenú "Lista de diagnósticos"	217
	17.4.2 Submenú "Lista de eventos"	218
	17.4.3 Submenú "Información del equipo"	219
	17.4.4 Submenú "Valor medido"	221
	17.4.5 Submenú "Analog input 1 5"	223
	17.4.6 Submenú "Memorización de valores	ريي
	medidos"	226
	17.4.7 Submenú "Simulación"	229
	17.4.8 Submenú "Test de dispositivo"	234
	17.4.9 Submenú "Heartbeat"	236
	2 Submenu Heurebeut	270
Índic	e alfabético	237

1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta la instalación, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, pasando por la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y la eliminación de residuos.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de seguridad

⚠ PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se producirán lesiones graves o mortales.

▲ ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones graves y hasta mortales.

▲ ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones de gravedad leve o media.

AVISO

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente nociva. Si no se evita dicha situación, se pueden producir daños en el producto o en sus alrededores.

1.2.2 Símbolos eléctricos

Símbolo	Significado
===	Corriente continua
~	Corriente alterna
$\overline{\sim}$	Corriente continua y alterna
≐	Conexión a tierra Borne de tierra que, por lo que se refiere al operador, está conectado a tierra mediante un sistema de puesta a tierra.
	Tierra de protección (PE) Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión.
	Los bornes de tierra están situados tanto en el interior como en el exterior del equipo: Borne de tierra interior: conecta la tierra de protección a la red principal,. Borne de tierra exterior: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta.

1.2.3 Símbolos de herramientas

06

Destornillador Phillips



Destornillador de hoja plana

06

Destornillador torx

7



Llave Allen



Llave fija

1.2.4 Símbolos para ciertos tipos de información y gráficos

✓ Admisible

Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos

✓ ✓ Preferidos

Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles

Prohibido

Procedimientos, procesos o acciones que no están permitidos

Consejo

Indica información adicional



Referencia a documentación



Referencia a gráficos



Nota o paso individual que se debe respetar



Serie de pasos



Resultado de un paso



Inspección visual



Configuración mediante software de configuración



Parámetros protegidos contra escritura

1, 2, 3, ...

Número del elemento

A, B, C, ...

Vistas

▲ → **I** Instrucciones de seguridad

Observe las instrucciones de seguridad incluidas en los manuales de instrucciones correspondientes

Resistencia de los cables de conexión a la temperatura

Especifica el valor mínimo de temperatura al que son resistentes los cables de conexión

1.3 Lista de abreviaciones

BA

Tipo de documento "Manual de instrucciones"

KA

Tipo de documento "Manual de instrucciones abreviado"

TI

Tipo de documento "Información técnica"

SD

Tipo de documento "Documentación especial"

XΑ

Tipo de documento "Instrucciones de seguridad"

PN

Presión nominal

PMT

Presión máxima de trabajo

La PMT se indica en la placa de identificación.

ToF

Time of Flight

FieldCare

Software escalable para configuración de equipos y soluciones integradas de gestión de activos de planta

DeviceCare

Software de configuración universal para equipos de campo Endress+Hauser HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus y Ethernet

DTM

Device Type Manager

ε_r (valor Dk)

Constante dieléctrica relativa

PLC

Controlador lógico programable (PLC)

CDI

Interfaz común de datos

Software de configuración

El término "herramienta de configuración" se utiliza en lugar del siguiente software de configuración:

SmartBlue (app), para la operación mediante un smartphone o tableta Android o iOS

BD

Distancia de bloqueo; no se analizan señales dentro de la BD.

PLC

Controlador lógico programable (PLC)

CDI

Interfaz común de datos

PES

Estado de la frecuencia de pulsos (salida de conmutación)


MBP

Código Manchester alimentado por bus

PDU

Unidad de datos de protocolo

1.4 Documentación



- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
- Endress+Hauser Operations App: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

Según la versión del equipo que se haya pedido, puede estar disponible la documentación siquiente:

Tipo de documento	Finalidad y contenido del documento
Información técnica (TI)	Ayuda para la planificación de su equipo El documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una visión general de los accesorios y demás productos que se pueden pedir para el equipo.
Manual de instrucciones abreviado (KA)	Guía para obtener rápidamente el primer valor medido El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha inicial.
Manual de instrucciones (BA)	Su documento de referencia El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta el montaje, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, incluidas las tareas de localización y resolución de fallos, el mantenimiento y el desguace del equipo.
Descripción de los parámetros del equipo (GP)	Referencia para sus parámetros El documento proporciona explicaciones detalladas para cada parámetro. Las descripciones están dirigidas a personas que trabajen con el equipo a lo largo de todo su ciclo de vida y lleven a cabo configuraciones específicas.
Instrucciones de seguridad (XA)	Según la homologación, junto con el equipo también se entregan las instrucciones de seguridad para equipos eléctricos en áreas de peligro. Las instrucciones de seguridad son una parte constituyente del manual de instrucciones.
	En la placa de identificación se indican las instrucciones de seguridad (XA) que son relevantes para el equipo.
Documentación complementaria según equipo (SD/FY)	Siga siempre de forma estricta las instrucciones que se proporcionan en la documentación suplementaria relevante. La documentación suplementaria es una parte constituyente de la documentación del equipo.

1.5 Marcas registradas

FOUNDATION™ Fieldbus

Marca por registrar del Grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

Bluetooth®

La marca denominativa $Bluetooth^{®}$ y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Endress+Hauser de esta marca está sometido a un acuerdo de licencias. El resto de marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Apple[®]

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android®

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.

KALREZ®, VITON®

Marca registrada de DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE EUA

TEFLON®

Marca registrada de E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, EUA

TRI-CLAMP®

Marca registrada de Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA

NORD-LOCK®

Marca registrada de Nord-Lock International AB

FISHER®

Marca registrada de Fisher Controls International LLC, Marshalltown, EUA

MASONEILAN®

Marca registrada de Dresser, Inc., Addison, EUA

10

2 Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siquientes requisitos:

- ► El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- ▶ Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.
- ► Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ► Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- ► Seguir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso pretendido

Aplicación y productos

El instrumento de medición descrito en el presente manual está destinado exclusivamente a la medición de nivel y de la interfase de líquidos. Según la versión pedida, el instrumento de medición también puede medir productos potencialmente explosivos, inflamables, venenosos y oxidantes.

Si se cumplen los valores límite especificados en los "Datos técnicos" y las condiciones recogidas en las instrucciones y en la documentación adicional, el instrumento de medición se puede usar exclusivamente para las mediciones siguientes:

- ▶ Variables de proceso medidas: nivel o altura de la interfase
- ► Variables de proceso calculables: volumen o masa en depósitos con cualquier forma (calculado a partir del nivel utilizando la función de linealización)

Para asegurar que el instrumento de medición se mantenga en las condiciones apropiadas durante su tiempo de funcionamiento:

- ▶ Use el instrumento de medición exclusivamente para productos contra los cuales los materiales de las partes en contacto con el producto del proceso sean suficientemente resistentes.
- ▶ Tenga en cuenta los valores límite recogidos en los "Datos técnicos".

Uso incorrecto

El fabricante no es responsable de los daños que se deriven de un uso inapropiado o distinto del previsto.

Aclaración de casos límite:

► En el caso de fluidos especiales y fluidos para limpieza, Endress+Hauser le proporcionará ayuda en la verificación de la resistencia a la corrosión que presentan los materiales de las partes en contacto con el producto fluido, pero no asumirá ninguna responsabilidad ni proporcionará ninguna garantía al respecto.

Riesgos residuales

La caja del sistema electrónico y los conjuntos que esta contiene (p. ej., el módulo indicador, el módulo del sistema electrónico principal y el módulo del sistema electrónico de E/S) pueden alcanzar temperaturas de hasta 80 $^{\circ}$ C (176 $^{\circ}$ F) debido a la transferencia de calor desde el proceso y a la disipación de energía en el sistema electrónico. El sensor puede alcanzar durante su funcionamiento temperaturas próximas a la del producto.

¡Peligro de quemaduras por contacto con las superficies!

► En el caso de fluidos de proceso con temperaturas elevadas, tome las medidas de protección necesarias para evitar quemaduras por contacto.

2.3 Seguridad en el puesto de trabajo

Cuando trabaje con el equipo o en el equipo:

▶ Use los equipos de protección individual requeridos conforme a las normas nacionales.

Con varillas de sonda separables, existe la posibilidad de que el producto penetre por las junturas entre las distintas piezas de la varilla. Es posible que este producto escape cuando las juntas se aflojan. Esto puede producir lesiones en el caso de productos peligrosos (p. ej., corrosivos o tóxicos).

► Al aflojar las juntas entre las piezas individuales de la varilla de sonda, utilice los equipos de protección adecuados para el producto.

2.4 Funcionamiento seguro

¡Riesgo de lesiones!

- ► Haga funcionar el equipo únicamente si se encuentra en un estado técnico impecable, sin errores ni fallos.
- ► La responsabilidad de asegurar el funcionamiento sin problemas del equipo recae en el operador.

Modificaciones del equipo

No está permitido efectuar modificaciones en el equipo sin autorización, ya que pueden dar lugar a peligros imprevisibles:

▶ No obstante, si se necesita llevar a cabo alguna modificación, esta se debe consultar con el fabricante.

Reparación

Para asegurar el funcionamiento seguro continuado y la fiabilidad:

- ► Lleve a cabo únicamente las reparaciones del equipo que estén permitidas expresamente.
- Tenga en cuenta las normas nacionales relativas a las reparaciones de equipos eléctricos
- ▶ Use exclusivamente piezas de repuesto y accesorios originales del fabricante.

Área de peligro

Para eliminar riesgos para el personal o la instalación al utilizar el equipo en el área de peligro (p. ej., protección contra explosiones, medidas de seguridad en depósitos a presión):

- ► Compruebe la placa de identificación para verificar si el equipo pedido se puede destinar al uso previsto en el área de peligro.
- ► Cumpla las especificaciones indicadas en la documentación suplementaria aparte, que se incluye como parte integral de las presentes instrucciones.

2.5 Seguridad del producto

Este instrumento de medición ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura. Cumple las normas de seguridad y los requisitos legales pertinentes.

AVISO

Pérdida de grado de protección por abertura del equipo en ambientes húmedos

► Si el equipo se abre en un ambiente húmedo, el grado de protección que se indica en la placa de identificación pierde su validez. Ello también puede perjudicar el funcionamiento seguro del equipo.

2.5.1 Marca CE

El sistema de medición satisface los requisitos legales de las Directivas de la UE aplicables. Estas se enumeran en la Declaración UE de conformidad correspondiente, junto con las normas aplicadas.

Para confirmar que el equipo ha superado satisfactoriamente los ensayos correspondientes, el fabricante lo identifica con la marca CE.

2.5.2 Conformidad EAC


El sistema de medición satisface los requisitos legales de las directrices EAC aplicables. Puede encontrar una lista de estos en la declaración de conformidad EAC correspondiente, en la que también se incluyen las normas consideradas.

El fabricante confirma que el equipo ha aprobado las verificaciones correspondientes adhiriendo al mismo el marcado EAC.

3 Descripción del producto

3.1 Diseño del producto


3.1.1 Levelflex FMP51/FMP52/FMP54/FMP55



■ 1 Diseño del Levelflex

- 1 Cabezal
- 2 Conexión a proceso (ejemplo en este caso: brida)
- 3 Sonda de cable
- 4 Contrapeso fin de sonda
- 5 Sonda de varilla
- 6 Sonda coaxial

3.1.2 Cabezal



■ 2 Diseño de la caja


- 1 Cubierta del compartimento de la electrónica
- 2 Módulo indicador
- 3 Módulo principal de electrónica
- 4 Prensaestopas (1 o 2, depende de la versión del instrumento)
- 5 Placa de identificación
- 6 Módulo de electrónica E/S
- 7 Terminales (de clavija con resorte intercambiables)
- 8 Tapa del compartimento de conexiones
- 9 Terminal de puesta a tierra

Endress+Hauser

15

4 Recepción de material e identificación del producto

4.1 Recepción de material



A0016870

Realice las siguientes comprobaciones durante la recepción de material:

- ¿El código de pedido indicado en el albarán de entrega (1) coincide exactamente con el que figura en la etiqueta adhesiva del producto (2)?
- ¿La mercancía está indemne?
- ¿Los datos indicados en la placa de identificación concuerdan con los especificados en el pedido y en el albarán de entrega?
- ¿Se proporciona la documentación?
- En caso necesario (véase la placa de identificación): ¿Se proporcionan las instrucciones de seguridad (XA)?
- Si no se cumple alguna de estas condiciones, póngase en contacto con la oficina de ventas del fabricante.

4.2 Identificación del producto

Están disponibles las siguientes opciones para identificar el equipo:

- Especificaciones de la placa de identificación
- Código de producto ampliado con desglose de las características del equipo en el albarán de entrega
- ► *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer); introduzca manualmente el número de serie indicado en la placa de identificación.
 - Se muestra toda la información sobre el equipo de medición.
- ▶ Aplicación Endress+Hauser Operations; introduzca manualmente el número de serie indicado en la placa de identificación o escanee el código matricial 2D que figura en la placa de identificación.
 - Se muestra toda la información sobre el equipo de medición.

4.2.1 Placa de identificación

La información que exige la ley y que es aplicable al equipo se muestra en la placa de identificación, p. ej.:

- Identificación del fabricante
- Número de pedido, código ampliado de pedido, número de serie
- Datos técnicos, grado de protección
- Versión del firmware, versión del hardware
- Información relacionada con la homologación, referencia a las instrucciones de sequridad (XA)
- Código DataMatrix (información sobre el equipo)

4.2.2 Dirección del fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Alemania

Lugar de fabricación: Véase la placa de identificación.

5 Almacenamiento, transporte

5.1 Temperatura de almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento admisible: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Utilice el embalaje original.
- Opción para FMP51 y FMP54: $-50 \dots +80 \,^{\circ}\text{C}$ ($-58 \dots +176 \,^{\circ}\text{F}$) Este rango es aplicable si se seleccionó la opción JN "Transmisor de temperatura ambiente" $-50 \,^{\circ}\text{C}$ ($-58 \,^{\circ}\text{F}$) en el código de pedido $580 \,^{\circ}\text{Prueba}$, certificado". Si la temperatura está permanentemente por debajo de $-40 \,^{\circ}\text{C}$ ($-40 \,^{\circ}\text{F}$), cabe esperar tasas de fallo superiores.


5.2 Transporte hasta el punto de medida

ADVERTENCIA

La caja o la sonda pueden sufrir daños o romperse.

¡Riesgo de lesiones!


- ► Transporte el instrumento de medición hasta el punto de medición en su embalaje original o por la conexión a proceso.
- ► Fije siempre los equipos de elevación (eslingas, cáncamos, etc.) en la conexión a proceso y no levante nunca el equipo sujetándolo por la caja de la electrónica o la sonda. Tenga en cuenta el centro de gravedad del equipo para evitar que se incline o se deslice por error.
- ► Siga las instrucciones de seguridad y cumpla las condiciones de transporte definidas para equipos de más de 18 kg (39,6 lbs) (IEC 61010).



6 Instalación

6.1 Requisitos de montaje

6.1.1 Posición de montaje apropiada



■ 3 Posiciones de instalación

Requisitos de espacio durante el montaje

- Distancia (A) entre la pared del depósito y las sondas de varilla y de cable:
 - Para paredes metálicas lisas: > 50 mm (2 in)
 - Para paredes de plástico: > 300 mm (12 in) a las piezas metálicas del exterior del depósito
 - Para paredes de hormigón: > 500 mm (20 in), si no, puede que disminuya el rango de medición admisible.
- Distancia (B) entre las sondas de varilla y los accesorios internos (3): > 300 mm (12 in)
- Si se utiliza más de un equipo Levelflex:
 - Distancia mínima entre los ejes del sensor: 100 mm (3,94 in)
- Distancia (C) desde el extremo de la sonda al fondo del depósito:
 - Sonda de cable: > 150 mm (6 in)
 - Sonda de varilla: > 10 mm (0,4 in)
 - Sonda coaxial: > 10 mm (0,4 in)
- Las sondas coaxiales se pueden montar a cualquier distancia de la pared y de los accesorios internos.


Requisitos de montaje adicionales

- Para el montaje en exteriores, se puede utilizar una tapa de protección ambiental (1) para proteger el equipo de condiciones meteorológicas extremas.
- En los depósitos metálicos, se recomienda no montar la sonda en el centro del depósito
 (2), ya que esto podría aumentar las señales de eco de interferencia.
 Si no es posible evitar una posición de montaje central, es esencial realizar una supresión de falsos ecos (mapeado) tras la puesta en marcha del equipo.
- No monte la sonda en la cortina de llenado (3).
- Elija un lugar de montaje adecuado para evitar que la sonda de cable se deforme durante la instalación o el funcionamiento (p. ej., como resultado del movimiento del producto contra la pared del silo).
- Cuando se trata de sondas de cable suspendidas libremente (la sonda no está fijada al fondo), la distancia entre el cable de la sonda y los accesorios internos, que puede cambiar debido al movimiento del producto, nunca debe ser menor de 300 mm (12 in). Sin embargo, el contacto ocasional entre el contrapeso de la sonda y el cono del depósito no influye en la medición siempre y cuando la permitividad relativa sea al menos $\varepsilon_r = 1,8$.
- Si se monta la caja en un hueco (p. ej., en un techo de hormigón), se debe dejar una distancia mínima de 100 mm (4 in) entre la cubierta del compartimento de conexiones/compartimento del sistema electrónico y la pared. De lo contrario, no se podrá acceder al compartimento de conexiones/compartimento del sistema electrónico tras la instalación.

6.1.2 Montaje en condiciones de espacio cerrado

Montaje con sonda separada

La versión del equipo con sonda separada es la apropiada para aquellas aplicaciones en las que hay un espacio limitado para el montaje del equipo. Con esta versión, el compartimento de la electrónica se monta separado de la sonda.




- A Conector acodado en lado de la sonda
- B Conector acodado en lado del compartimento de la electrónica
- C Longitud del cable para sensor remoto conforme al pedido

Endress+Hauser 21

A001479

- Estructura de pedido del producto, característica 600 "Diseño de la sonda":
 - Versión MB "Sensor remoto, cable de 3 m"
 - Versión MC "Sensor remoto, cable de 6 m"
 - Versión MD "Sensor remoto, cable de 9 m"
- Con estas versiones, el cable de conexión está incluido en el alcance del suministro.
 Radio de curvatura mínimo: 100 mm (4 inch)
- Con estas versiones, el soporte de montaje para el compartimento de la electrónica está incluido en el alcance del suministro. Opciones de montaje:
 - Montaje en pared
 - Montaje en barra de soporte o tubería de DN32 a DN50 (de 1¼ a 2 in)
- El cable de conexión tiene un conector recto y un conector en codo de 90 °. Según el lugar de instalación, se conectará el conector en ángulo con la sonda o en el compartimento de la electrónica.
- Los cables de la sonda, del sistema electrónico y de conexión son compatibles entre sí y cuentan con un número de serie común. Únicamente pueden conectarse entre sí los componentes con el mismo número de serie.

Sondas separables



A0021647

En condiciones de montaje confinado (espacio respecto al techo), es aconsejable el uso de una sonda de varilla separable (\emptyset 16 mm).

- Longitud máx. de la sonda 10 m (394 in)
- Capacidad máx. de carga lateral 30 Nm
- Las sondas se pueden separar varias veces, las piezas individuales presentan las siguientes longitudes:
 - 500 mm (20 in)
 - 1000 mm (40 in)
- Las juntas entre los segmentos individuales de la varilla están fijadas con las arandelas Nord Lock adjuntas. Instale las arandelas ya ensambladas en pares, cara a cara.

6.1.3 Notas sobra la carga mecánica de la sonda

Capacidad de carga por tracción de las sondas de cable

FMP51

Cable 4 mm ($\frac{1}{6}$ in) 316

Capacidad de carga por tracción 5 kN

Cable 4 mm (1/6 in) Alloy C

Capacidad de carga por tracción 5 kN

Cable 4 mm ($\frac{1}{6}$ in) PFA>316L

Capacidad de carga por tracción 1 kN

FMP52

Cable 4 mm ($\frac{1}{6}$ in) PFA>316

Capacidad de carga por tracción 2 kN

FMP54

Cable 4 mm (1/6 in) 316

Capacidad de carga por tracción 10 kN

Capacidad de carga lateral (resistencia a la flexión) de las sondas de varilla

FMP51

Varilla 8 mm ($\frac{1}{3}$ in) 316L

10 Nm

Varilla 12 mm ($\frac{1}{2}$ in) 316L

Resistencia a la flexión 30 Nm

Varilla 12 mm (½ in) AlloyC

Resistencia a la flexión 30 Nm

Varilla 16 mm (0,63 in) 316L separable

Resistencia a la flexión 30 Nm

FMP52

Varilla 16 mm (0,63 in) PFA>316L

Resistencia a la flexión 30 Nm

FMP54


Varilla 16 mm (0,63 in) 316L

Resistencia a la flexión 30 Nm

Varilla 16 mm (0,63 in) 316L separable

Resistencia a la flexión 30 Nm

Carga lateral (momento de flexión) de las condiciones de caudal



- Densidad del producto [kg/m³]
- Velocidad de flujo [m/s] del producto, perpendicular a la varilla de sonda
- Diámetro [m] de la varilla de sonda
- Nivel [m]
- LN Longitud de la sonda [m]

La fórmula para calcular el momento de flexión M que actúa sobre la sonda es:

$$M = c_w \times \rho/2 \times v^2 \times d \times L \times (L_N - 0.5 \times L)$$

Con:

cw: coeficiente de rozamiento


Cálculo de muestra

Coeficiente de rozamiento c_w 0,9 (suponiendo un caudal turbulento - número de Reynolds alto)

Densidad ρ [kg/m³] 1000 (p. ej., agua)

Diámetro de la sonda d [m] 0,008

 $L = L_N$ (condiciones desfavorables)



6.1.4 Capacidad de carga lateral (resistencia a la flexión) de las sondas coaxiales

FMP51

Sonda Ø21,3 mm316L

Resistencia a la flexión: 60 Nm

Sonda Ø42,4 mm316L

Resistencia a la flexión: 300 Nm

Sonda Ø 42,4 mm AlloyC

Resistencia a la flexión: 300 Nm

FMP54


Sonda Ø 42,4 mm 316L

Resistencia a la flexión:300 Nm

6.1.5 Información sobre la conexión a proceso

Las sondas se montan sobre la conexión a proceso mediante conectores roscados o bridas. Si con este tipo de instalación existe el riesgo de que el extremo de la sonda se mueva tanto que ocasionalmente toque el suelo o cono del depósito, puede que sea necesario acortar la sonda por el extremo inferior y asegurarla en una posición fija.

Conexión roscada



🛮 4 Montaje con conexión roscada; al mismo nivel que el techo del depósito


Sellado

La rosca y el tipo de junta cumplen la norma DIN3852 parte 2, tapón roscado, forma A. Se pueden utilizar los siguientes tipos de anillo obturador:

- Para la rosca G¾": según DIN7603 con medidas 27 mm × 32 mm
- Para la rosca G1½": según DIN 7603 con medidas 48 mm × 55 mm

Utilice un anillo obturador según este estándar con la forma A, C o D y de un material que ofrezca una resistencia adecuada para la aplicación.

Instalación en tubuladura



H Longitud de la varilla de centrado o de la parte rígida de la sonda de cable

- Diámetro admisible de la tubuladura: ≤ 150 mm (6 in)
 Para diámetros más grandes, se reduce la capacidad de medición en el rango próximo.
 Para las tubuladuras grandes, véase la sección "Montaje en tubuladuras ≥ DN300"
- Altura admisible de la tubuladura: ≤ 150 mm (6 in)
 Para alturas mayores, puede llegar a reducirse la capacidad de medición en el rango próximo.
 - Son admisibles alturas mayores de tubuladura en casos especiales (bajo petición); véanse las secciones "Varilla de centrado para FMP51 y FMP52" y "Equipo de prolongación/centrado de varillas HMP40 para FMP54".
- El extremo de la tubuladura debería estar enrasado con el techo del depósito para evitar oscilaciones de la señal.
- En depósitos aislados térmicamente, debe aislarse también la tubuladura para evitar la formación de condensaciones.

Endress+Hauser 25

A0015122

Varilla de centrado

En el caso de las sondas de cable, puede ser necesario utilizar una versión con varilla de centrado para que el cable no entre en contacto con la pared de la tubuladura durante el proceso.

La longitud de la varilla de centrado opcional determina la altura máxima de la tubuladura.

Equipo de prolongación/centrado de varilla HMP40 para FMP54

Para el FMP54 con sondas de cable está disponible el equipo de prolongación/centrado HMP40 como accesorio. Debe utilizarse si el cable de la sonda pudiera entrar en contacto con el borde inferior de la tubuladura.


Este accesorio consiste en una varilla de prolongación que corresponde a la altura de la tubuladura y en la que puede montarse también un disco de centrado cuando la tubuladura es estrecha o cuando se utiliza con sólidos a granel.

Este componente se suministra por separado y no con el equipo. Pida una longitud de sonda menor según corresponda.

Utilice solamente discos de centrado con diámetros pequeños (DN40 o DN50) si la formación de deposiciones en la tubuladura, por encima del disco, no es significativa. La tubuladura no debe quedar atascada por el producto.

Montaje en tubuladuras ≥ DN300

Si resulta inevitable efectuar la instalación en tubuladuras \geq 300 mm (12 in), esta se debe llevar a cabo conforme al diagrama siguiente a fin de evitar señales de interferencia en el rango próximo.



A001419

- Borde inferior de la tubuladura
- 2 Aproximadamente a ras del borde inferior de la tubuladura (±50 mm)
- 3 Placa, tubuladura \emptyset 300 mm (12 in) = placa \emptyset 280 mm (11 in); tubuladura $\emptyset \ge 400$ mm (16 in) = placa $\emptyset \ge 350$ mm (14 in)
- 4 Tubería Ø 150 ... 180 mm

6.1.6 Montaje de bridas revestidas



Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para las bridas revestidas:


- Utilice un número de tornillos bridados igual al número de orificios bridados proporcionados.
- Apriete los tornillos con el par de giro necesario (véase la Tabla).
- Apriete de nuevo tras 24 horas o tras el primer ciclo de temperatura.
- Dependiendo de la presión y temperatura de proceso, compruebe y vuelva a apretar los tornillos que lo necesiten a intervalos regulares.

Normalmente, el revestimiento de la brida PTFE actúa a la vez como una junta entre la tubuladura y la brida del equipo.

Tamaño de brida	Número de tornillos	Par de apriete
EN	-	
DN40/PN40	4	35 55 Nm
DN50/PN16	4	45 65 Nm
DN50/PN40	4	45 65 Nm
DN80/PN16	8	40 55 Nm
DN80/PN40	8	40 55 Nm
DN100/PN16	8	40 60 Nm
DN100/PN40	8	55 80 Nm
DN150/PN16	8	75 115 Nm
DN150/PN40	8	95 145 Nm
ASME	,	
1½"/150 lbs	4	20 30 Nm
1½"/300 lbs	4	30 40 Nm
2"/150 lbs	4	40 55 Nm
2"/300 lbs	8	20 30 Nm
3"/150 lbs	4	65 95 Nm
3"/300 lbs	8	40 55 Nm
4"/150 lbs	8	45 70 Nm
4"/300 lbs	8	55 80 Nm
6"/150 lbs	8	85 125 Nm
6"/300 lbs	12	60 90 Nm
JIS		
10K 40A	4	30 45 Nm
10K 50A	4	40 60 Nm
10K 80A	8	25 35 Nm
10K 100A	8	35 55 Nm
10K 100A	8	75 115 Nm

6.1.7 Sujeción de la sonda

Sujeción de sondas de cable




A0012609

- A Flecha: $\geq 10 \text{ mm/m} (0.12 \text{ in/ft})$ de longitud de la sonda
- B Contacto fiable del extremo de la sonda con tierra
- C Aislamiento fiable del extremo de la sonda
- 1 Fijador en la rosca hembra del contrapeso de la sonda
- 2 Kit de fijación aislado
- El extremo de la sonda de cable se debe asegurar o fijar en la parte inferior en las condiciones siguientes:
 - Si la sonda entra en contacto temporalmente con la pared del depósito, el cono, los accesorios internos/vigas u otra parte de la instalación
- El contrapeso de la sonda se suministra con una rosca hembra para fijar el extremo de la sonda:
 - Cable 4 mm ($\frac{1}{6}$ in), 316: M 14
- Una vez fijado, el extremo de la sonda se debe conectar a tierra o aislarse de manera fiable. Si no resulta posible asegurar la sonda de otra manera con una conexión que esté aislada con fiabilidad, use el kit de sujeción aislado.
- Si el extremo de la sonda está fijado en la parte inferior y conectado a tierra, se debe activar la búsqueda de una señal positiva de extremo de la sonda. De lo contrario, la corrección automática de la longitud de la sonda no resulta posible.
 Navegación: Experto → Sensor → Evaluación EOP → Modo de búsqueda EOP Configuración: Opción EOP positivo
- Para prevenir cargas de tracción demasiado elevadas (p. ej., debidas a dilataciones térmicas) y evitar el riesgo de rotura en el cable, este debe mantenerse flojo. Flecha requerida: ≥ 10 mm/m (0,12 in/ft) de longitud del cable.
 - Tenga en cuenta la capacidad de carga por tracción de las sondas de cable.

Fijación de sondas de varilla

- En caso de homologación WHG: Se necesita un soporte para longitudes de sonda ≥ 3 m (10 ft).
- En general, las sondas de varilla deben estar fijadas en caso de que existan corrientes horizontales (p. ej., debido a un agitador) o vibraciones importantes.
- Fije las sondas de varilla solamente por el extremo de la sonda.



Unidad de medida mm (in)

- Varilla de sonda, sin recubrimiento
- Casquillo con orificio estrello para garantizar el contacto eléctrico entre el casquillo y la varilla.
- Tubería corta metálica, p. ej., soldada en el sitio
- Varilla de sonda, recubierta
- Casquillo de plástico, p. ej. PTFE, PEEK, PPS 5
- Tubería corta metálica, p. ej., soldada en el sitio

Sonda Ø 8 mm (0,31 in)

- \bullet a < Ø 14 mm (0,55 in)
- \bullet b = Ø 8,5 mm (0,34 in)

Sonda Ø 12 mm (0,47 in)

- \bullet a < Ø 20 mm (0,78 in)
- $b = \emptyset$ 12,5 mm (0,52 in)

Sonda Ø 16 mm (0,63 in)

- \bullet a < Ø 26 mm (1,02 in)
- \bullet b = Ø 16,5 mm (0,65 in)

AVISO

Una puesta a tierra deficiente de la sonda puede provocar mediciones incorrectas.

▶ Utilice un casquillo con un orificio estrecho para garantizar un buen contacto eléctrico entre el casquillo y la varilla de sonda.


AVISO

Al soldar se puede dañar el módulo del sistema electrónico principal.

▶ Antes de soldar: conecte la varilla de sonda con tierra y retire el sistema electrónico.

Sujeción de las sondas coaxiales

Para homologación WHG: Se necesita un soporte para longitudes de sonda ≥ 3 m (10 ft).



A001200


Las sondas coaxiales se pueden asegurar (fijar) en cualquier punto del tubo de puesta a tierra.

6.1.8 Situaciones de instalación especiales

Derivaciones y tubos tranquilizadores

- Se recomienda utilizar discos/estrellas/contrapesos de centrado (disponibles como accesorios) en aplicaciones de derivación y de tubo tranquilizador.
- Dado que la señal de medición penetra en muchos plásticos, las mediciones pueden resultar incorrectas si el equipo se instala en derivaciones o tubos tranquilizadores que sean de plástico. Por este motivo, use una derivación o un tubo tranquilizador de metal.

30



A003921

■ 5 Unidad: mm (in)

- A Montaje en tubo tranquilizador
- B Montaje en derivación
- C Disco de centrado/estrella de centrado/contrapeso de centrado
- 1 Disco de centrado metálico (316L) para medición de nivel
- 2 Tornillo de fijación; par de apriete: 25 Nm ± 5 Nm
- 3 Estrella de centrado (PEEK, PFA) preferida para medición de la interfase
- 4 Contrapeso de centrado (316L) para medición de nivel
- 5 Distancia máxima entre el extremo de la sonda y el borde inferior de la derivación 10 mm (0,4 in)
- Diámetro de la tubería: > 40 mm (1,6 in) (para sondas de varilla).
- Una sonda de varilla puede instalarse en tuberías con un diámetro de hasta 150 mm (6 in). Para diámetros de tubería más grandes es recomendable usar una sonda coaxial.
- Las salidas, orificios ranuras y soldaduras laterales, con una proyección interna máxima de 5 mm (0,2 in), no afectan a la medición.
- El diámetro de la tubería no debería variar.
- La sonda debe ser 100 mm (4 in) más larga que la salida inferior.
- Las sondas no deben tocar la pared de la tubería dentro del rango de medición. En caso necesario, sujete o refuerce la sonda. Todas las sondas de cable están preparadas para el anclaje en depósitos (contrapeso de la sonda con orificio de anclaje).
- Si se monta un disco de centrado metálico en el extremo de la varilla de sonda, se define de forma fiable la señal para detectar el extremo de la sonda.
 - **Nota:** Para las mediciones de la interfase se recomiendan las estrellas de centrado no metálicas fabricadas en PEEK o PFA. Al utilizar discos de centrado metálicos, es importante garantizar que el producto en la parte inferior cubra el disco de centrado en todo momento. De lo contrario, las mediciones de la interfase pueden ser incorrectas.
- Las sondas coaxiales se pueden usar con independencia de las restricciones, siempre y cuando el diámetro de la tubería permita su instalación.
- Para derivaciones en las que se formen condensaciones (agua) y un producto de baja permitividad relativa (p. ej., hidrocarburos):
 - Con el paso del tiempo, la derivación se llena de condensación hasta la salida inferior. Cuando los niveles están bajos, las señales de eco de la condensación camuflan el eco reflejado por el nivel. En este rango se emite el nivel de la condensación y el valor correcto solo se emite cuando los niveles son más altos. Por este motivo, garantice que la salida inferior esté 100 mm (4 in) por debajo del nivel más bajo que se va a medir y coloque un disco de centrado metálico al nivel del borde inferior de la salida inferior.
- Si el depósito está aislado térmicamente, debe aislarse también la derivación para evitar la formación de condensaciones.

Asignación del disco de centrado/estrella de centrado/contrapeso de centrado al diámetro de la tubería

Disco de centrado metálico (316L)

para medición y detección de nivel

Disco de centrado de la varilla (Ø d) 45 mm (1,77 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

DN50/2" a DN65/21/2"

Disco de centrado de la varilla (Ø d) 75 mm (2,95 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

DN80/3" a DN100/4"

Disco de centrado del cable (Ø d) 75 mm (2,95 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

DN80/3" a DN100/4"

Contrapeso de centrado metálico (316L)

para medición y detección de nivel

Contrapeso de centrado del cable (Ø d) 45 mm (1,77 in), h 60 mm (2,36 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

DN50/2"

Contrapeso de centrado del cable (Ø d) 75 mm (2,95 in), h 30 mm (1,81 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

DN80/3"

Contrapeso de centrado del cable (Ø d) 95 mm (3,74 in), h 30 mm (1,81 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

DN100/4"

Estrella de centrado no metálica (PEEK)

Para medición del nivel y de la interfase, temperatura de funcionamiento:

-60 ... +250 °C (-76 ... 482 °F)

Estrella de centrado de la varilla (Ø d) 48 ... 95 mm (1,89 ... 3,74 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

≥ DN50/2"

Estrella de centrado no metálica (PFA)

para medición de nivel y de la interfase, temperatura de funcionamiento:


-200 ... +250 °C (-328 ... +482 °F)

Estrella de centrado de la varilla (Ø d) 37 mm (1,46 in)

para diámetros de tubería (Ø D)

 \geq 40 mm (1,57 in)


Depósitos horizontales cilíndricos y verticales



A0014141

- l Sonda coaxial
- A cualquier distancia de la pared siempre que se evite el contacto ocasional.
- Use una sonda coaxial (1) en caso de instalación en depósitos con muchos accesorios internos o con accesorios internos próximos a la sonda.


Depósitos bajo tierra



A0014142


En caso de tubuladuras de gran diámetro, use una sonda coaxial para evitar reflexiones en la pared de la tubuladura.

Montaje en ángulo



- Por razones mecánicas, la sonda debe instalarse lo más verticalmente posible.
- Si la sonda se instala en ángulo, la longitud de la misma debe reducirse según el ángulo de instalación.
 - \bullet α 5 °: LN_{máx.} 4 m (13,1 ft)
 - α 10 °: LN_{máx.} 2 m (6,6 ft)
 - \bullet α 30 °: LN $_{m\acute{a}x.}$ 1 m (3,3 ft)

Depósitos no metálicos




- Depósito no metálico
- 2 Lámina o brida metálicas

Para garantizar buenos resultados de medición al montar en depósitos no metálicos

- Utilice un equipo con brida metálica (tamaño mínimo DN50/2).
- De manera alternativa, monte en la conexión a proceso una placa de metal con un diámetro mínimo de 200 mm (8 in) en ángulo recto respecto a la sonda.
- En el caso de las sondas coaxiales, no se necesita una superficie de metal en la conexión a proceso.

Depósitos de plástico y de vidrio: montaje de la sonda en la pared exterior

Si se utilizan depósitos de plástico y de cristal, la sonda también puede montarse en la pared exterior en determinadas condiciones.



- Depósito de plástico o vidrio
- Placa de metal con casquillo roscado
- No debe existir espacio entre la pared del depósito y la sonda.

Requisitos

- Permitividad relativa del producto: $\epsilon_r > 7$
- Pared del depósito no conductora.
- Máximo espesor de la tubería (a):
 - Plástico: < 15 mm (0.6 in)
 - Vidrio: < 10 mm (0,4 in)
- Sin refuerzos metálicos en el depósito

Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de montar el equipo:

- Monte la sonda directamente en la pared del depósito sin dejar ningún espacio.
- A modo de protección contra posibles interferencias con la medición, coloque sobre la sonda media tubería de plástico con un diámetro mínimo de 200 mm (8 in) o una unidad de protección similar.
- Si el diámetro del depósito es inferior a 300 mm (12 in): En el lado opuesto del depósito coloque una placa de puesta a tierra que esté conectada conductivamente a la conexión a proceso y que cubra aproximadamente la mitad de la circunferencia del depósito.
- Si el diámetro del depósito es 300 mm (12 in) o superior: En la conexión a proceso, coloque una placa metálica que tenga un diámetro de por lo menos 200 mm (8 in) en ángulo recto con respecto a la sonda (véase la descripción anterior).

Ajuste al montar en el exterior del depósito

Si la sonda se monta en el exterior de la pared del depósito, la velocidad de onda de la señal disminuye. Existen dos posibilidades para compensar este efecto.

Compensación mediante factor de compensación de la fase gas

El efecto de la pared dieléctrica es comparable con el efecto de una fase de gas dieléctrico y, por lo tanto, se puede corregir del mismo modo. El factor de corrección se calcula como el cociente entre la longitud real de la sonda LN y la longitud de la sonda medida cuando el depósito está vacío.

- El equipo determina la posición de la señal del extremo de la sonda en la curva diferencial. Por tanto, el valor de la longitud de sonda medida depende de la curva de mapeado. Para obtener un valor más preciso, es recomendable determinar la longitud medida de la sonda manualmente utilizando la visualización de curva envolvente en FieldCare.
- 1. Parámetro Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Modo GPC ► Seleccione Opción **Factor GPC const.**.

- 2. Parámetro Experto \rightarrow Sensor \rightarrow Compensación de fase gaseosa \rightarrow Factor GPC const.
 - └ Cociente: introducir "(longitud real de la sonda)/(longitud medida de la sonda)".


Compensación mediante los Parámetros de calibración

Si fuera necesario compensar para una fase gas, la función de compensación para fase gas no está disponible para la corrección del montaje externo. En este caso, se deben ajustar los parámetros de calibración (Calibración vacío y Calibración lleno). Además, en el Parámetro Longitud actual de sonda se debe introducir un valor mayor que la longitud real de la sonda. En los tres casos, el factor de corrección es el cociente entre la longitud de la sonda medida cuando el depósito está vacío y la LN real de la sonda.


- El equipo busca la señal del extremo de la sonda en la curva diferencial. Por tanto, el valor de la longitud de sonda medida depende de la curva de mapeado. Para obtener un valor más preciso, es recomendable determinar la longitud medida de la sonda manualmente utilizando la visualización de curva envolvente en FieldCare.
- 1. Parámetro Ajuste → Calibración vacío
 - Aumentar valor del parámetro lo equivalente al factor "(longitud medida sonda)/ (longitud real sonda)".
- 2. Parámetro Ajuste → Calibración lleno
 - Aumentar valor del parámetro lo equivalente al factor "(longitud medida sonda)/ (longitud real sonda)".
- 3. Parámetro Ajuste → Ajuste avanzado → Configuración de sonda → Corrección de longitud de sonda → Confirmación longitud de sonda
 - Seleccione Opción Entrada manual.
- 4. Parámetro Ajuste → Ajuste avanzado → Configuración de sonda → Corrección de longitud de sonda → Longitud actual de sonda
 - └ Introduzca la longitud medida de la sonda.

Depósito con aislamiento térmico


Si la temperatura del proceso es elevada, el equipo debe incluirse en el medio aislante (1) normal del depósito a fin de evitar que el sistema electrónico se caliente por efectos de radiación por dispersión térmica o convección. El material aislante no debe sobrepasar el nivel marcado con "MAX" en los dibujos.




- 6 Conexión a proceso con rosca
- 1 Aislamiento del depósito
- 2 Equipo compacto
- 3 Sensor, versión separada



- **₽** 7 Conexión a proceso con brida
- 1 Aislamiento del depósito
- 2 Equipo compacto
- Sensor, versión separada



- № 8 Conexión a proceso con rosca; sensor de versión XT o HT
- Aislamiento del depósito
- 2 Equipo compacto
- Sensor, versión separada
- La versión XT no está recomendada para vapores saturados a temperaturas superiores a 200 ℃ (392 °F); en su lugar debería utilizarse la versión HT



- **₽** 9 Conexión a proceso con brida; sensor de versión XT o HT
- Aislamiento del depósito
- 2 Equipo compacto
- Sensor, versión separada
- La versión XT no está recomendada para vapores saturados a temperaturas superiores a 200 °C (392 °F); en su lugar debería utilizarse la versión HT


Sustitución de un sistema desplazador en una cámara de desplazamiento existente

El FMP51 y el FMP54 son sustitutos perfectos del sistema desplazador convencional. Para este fin, existen bridas disponibles que son aptas para tubos tranquilizadores Fisher y Masoneilan (producto especial para FMP51; característica 100 de la estructura de pedido

del producto, opciones LNJ, LPJ, LQJ para FMP54). Gracias a las operaciones de configuración mediante menú que ofrece el indicador local, la puesta en marcha del Levelflex puede realizarse en pocos minutos. La sustitución puede llevarse a cabo con el sistema parcialmente lleno, no siendo necesario realizar una calibración en proceso.

Ventajas:

- No hay piezas móviles; por consiguiente, no son necesarias las operaciones de mantenimiento.
- No afectado por características del proceso como temperatura, densidad, turbulencias y vibraciones.
- Las sondas de varilla pueden acortarse o sustituirse fácilmente. Por tanto, la sonda también puede ajustarse fácilmente en campo.



1 Brida de la cámara de desplazamiento

Instrucciones de planificación:


- En casos normales, utilice una sonda de varilla. En caso de instalación en una cámara de desplazamiento de metal de hasta 150 mm (5,91 in), se cuenta con todas las ventajas de una sonda coaxial.
- Debe evitarse el contacto entre la sonda y la pared lateral. En caso necesario, utilice un disco o una estrella de centrado en el extremo inferior de la sonda.
- El disco o la estrella de centrado deben ajustarse con la mayor precisión posible al diámetro interno de la cámara de desplazamiento a fin de asegurar también un funcionamiento correcto en torno al extremo de la sonda.

Información adicional sobre la medición de la interfase

- En el caso de aceite y agua, la estrella de centrado debe situarse junto al borde inferior de la salida inferior (nivel del agua).
- El diámetro de la tubería no debería variar. Si es necesario, use la sonda coaxial.
- Debe garantizarse que las sondas de varilla no lleguen a entrar en contacto con la pared.
 En caso necesario, utilice una estrella de centrado en el extremo de la sonda.
- Para las mediciones de la interfase se recomiendan las estrellas de centrado no metálicas fabricadas en PEEK o PFA. Al utilizar discos de centrado metálicos, es importante garantizar que el producto en la parte inferior cubra el disco de centrado en todo momento. De lo contrario, las mediciones de la interfase pueden ser incorrectas.

6.2 Montaje del equipo

6.2.1 Lista de herramientas




- Para acortar sondas de cable: utilice una sierra o una cizalla.
- Para acortar sondas de varilla o coaxiales: utilice una sierra.
- Para las bridas y otras conexiones a proceso: utilice una herramienta de montaje apropiada.

6.2.2 Montaje de la sonda de varilla

Las sondas coaxiales ya están montadas y se ajustan en el momento de la entrega. Una vez instaladas, se pueden utilizar de inmediato. No requieren ningún ajuste adicional.

El equipo se suministra con la sonda de varilla desmontada. La sonda debe montarse antes de la instalación de la forma siguiente:



A004320

- Casquillo roscado
- 2 Arandelas Nord Lock
- 3 Varilla de sonda
- 1. Enrosque el casquillo roscado a la rosca de conexión (M10x1) del prensaestopas hasta el tope. Al hacerlo, asegúrese de que la parte biselada esté orientada hacia el prensaestopas.
- 2. Coloque las arandelas Nord Lock en la rosca de conexión. Instale las arandelas ya ensambladas en pares, cara a cara.
- 3. Enrosque la varilla de sonda en el perno roscado, sujételo firmemente por el casquillo roscado con una llave fija (14 mm AF) y apriételo por las caras planas de la varilla de sonda mediante una llave fija (14 mm). Par 15 Nm.

6.2.3 Acortar la sonda

Acortar sondas de varilla


Las sondas de varilla se deben acortar si la distancia que presentan hasta el fondo del depósito o el cono de salida es inferior a 10 mm (0,4 in). Para acortarla, recorte el extremo inferior de la sonda de varilla.

Las sondas de varilla recubiertas **no** se pueden acortar.

Acortar las sondas de cable

Las sondas de cable se deben acortar si la distancia que presentan hasta el fondo del depósito o el cono de salida es inferior a 150 mm (6 in).

Las sondas de cable recubiertas **no** se pueden acortar.



Material del cable 316

- A:
 - 4 mm (0,16 in)
- B:
 - 40 mm (1,6 in)
- C:
 - 3 mm; 5 Nm (3,69 lbf ft)
- 1. Con una llave Allen, afloje los tornillos de fijación en el contrapeso del cable o en el fijador del disco de centrado. Observaciones: Los tornillos de fijación cuentan con un revestimiento de amarre para evitar que se aflojen accidentalmente. Por lo tanto, se requiere un par de apriete mayor para aflojar los tornillos.
- 2. Retire el cable aflojado del contrapeso o del casquillo.
- 3. Mida la nueva longitud del cable.
- 4. Envuelva el cable con cita adhesiva en el punto por el que se va a acortar para evitar que se pele.
- 5. Corte el cable perpendicularmente con una sierra o un cortador de pernos.
- 6. Inserte el cable hasta tope en el contrapeso o casquillo.
- 7. Vuelva a enroscar los tornillos de fijación. Debido al revestimiento de amarre de los tornillos de fijación, no es necesario aplicar un compuesto bloqueador de roscas.

Acortamiento de las sondas coaxiales

Las sondas coaxiales se deben acortar si la distancia que presentan hasta el fondo del depósito o el cono de salida es inferior a 10 mm (0,4 in).


Las sondas coaxiales se pueden acortar como máx. 80 mm (3,2 in) desde abajo. Tienen equipos de centrado en el interior para sujetar la varilla en el centro de la tubería. Un extremo elevado mantiene los equipos de centrado en su lugar sobre la varilla. Es posible acortar la sonda hasta aprox. 10 mm (0,4 in) por debajo del equipo de centrado.

Para acortarla, sierre el extremo inferior de la sonda coaxial.

Introducción de la nueva longitud de sonda

Tras acortar la sonda:

1. Vaya al Submenú **Configuración de sonda** y ejecute una corrección de la longitud de la sonda.



Campo para la nueva longitud de sonda

A efectos de documentación, introduzca la nueva longitud de sonda en la quía de referencia rápida que se encuentra en el compartimento de la electrónica detrás del módulo indicador.

6.2.4 Equipo con compensación de la fase de gas: montaje de la varilla de sonda

Esta sección solo es aplicable al FMP54 con compensación de la fase gas (estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicaciones", opción EF o EG)


Sondas coaxiales

Las sondas coaxiales con reflexión de referencia ya están montadas y se ajustan en el momento de la entrega. Una vez instaladas, se pueden utilizar de inmediato. No requieren ningún ajuste adicional.

Sondas de varilla

Las sondas de varilla con reflexión de referencia se suministran con la sonda de varilla desmontada. La sonda de varilla debe montarse antes de la instalación de la forma siguiente:

Las juntas entre los segmentos individuales de la varilla están fijadas con las arandelas Nord Lock adjuntas. Instale las arandelas ya ensambladas en pares, cara a cara.




A0014545

- 1 Casquillo roscado
- 2 Arandelas Nord Lock
- 3 Varilla de sonda; diámetro más grande
- 4 Varilla de sonda; diámetro más grande
- 1. Enrosque el casquillo roscado a la rosca de conexión (M10x1) del prensaestopas hasta el tope. Al hacerlo, asegúrese de que la parte biselada esté orientada hacia el prensaestopas.
- 2. Coloque las arandelas Nord Lock en la rosca de conexión.
- 3. Enrosque el extremo de mayor diámetro de la varilla de sonda en la rosca de conexión y apriételo bien con la mano.
- 4. Coloque el segundo par de arandelas Nord Lock en el perno roscado.
- 5. Enrosque la varilla de sonda con el diámetro más pequeño en el perno roscado, sujételo firmemente por el casquillo roscado con una llave fija (14 mm AF) y apriételo por las caras planas de la varilla de sonda mediante una llave fija (14 mm). Par 15 Nm.
- Tras montar la sonda de varilla en el tubo tranquilizador o la derivación, compruebe el ajuste de la distancia de referencia en estado sin presurizar y, si es necesario, corríjalo.

6.2.5 Montaje del equipo

Montaje de los equipos con conexión roscada



A0012528

Enrosque el equipo con la conexión roscada a un casquillo o brida y, a continuación, sujételo al depósito de proceso con el casquillo/brida.



- Al enroscar, girar solamente por la parte hexagonal del perno:
 - Rosca ¾":

 36 mm
 - Rosca 1½": 655 mm
- Par de apriete máx. admisible:
 - Rosca ³/₄": 45 Nm
 - Rosca 1½": 450 Nm
- Par recomendado cuando se usa la junta de fibra aramida suministrada y la presión es de 40 bar (580 psi) (solo FMP51; no se suministra ninguna junta para FMP54):
 - Rosca ¾": 25 Nm
 - Rosca 1½": 140 Nm
- Al instalar en depósitos metálicos, asegúrese de que hay un buen contacto metálico entre la conexión a proceso y el depósito.

Montaje de equipos con una brida


Si se utiliza una junta para montar el equipo, utilice tornillos de metal sin revestimiento para garantizar un buen contacto eléctrico entre la brida de proceso y la brida de la sonda.

Montaje de sondas de cable

AVISO

Las descargas electrostáticas pueden dañar el sistema electrónico.

▶ Realizar una puesta a tierra de la caja antes de bajar la sonda de cable hacia el depósito.



A0012852

Tenga en cuenta lo siguiente al introducir la sonda de cable dentro del depósito:

- Desenroscar el cable lentamente y hacerlo descender con cuidado dentro del depósito.
- Compruebe que el cable no se doble o se deforme.
- Evite un balanceo descontrolado del contrapeso, ya que podría dañar los accesorios internos del depósito.

6.2.6 Montaje del "Cabezal", versión remota

Esta sección solo es aplicable para equipos con la versión "Diseño de sonda" = "Sensor, remoto" (característica 600, versión MB/MC/MD).

En el suministro con la versión "Diseño de sonda" = "Remoto" está incluido lo siquiente:

- La sonda con conexión a proceso
- El compartimento de la electrónica
- El soporte de montaje para montar el compartimento de la electrónica en una pared o poste
- El cable de conexión (longitud según pedido). El cable tiene un conector recto y otro acodado a 90 °. Según el lugar de instalación, se conectará el conector en ángulo con la sonda o en el compartimento de la electrónica.


▲ ATENCIÓN

Los esfuerzos mecánicos pueden dañar los conectores del cable de conexión o aflojarlos.

- ► Monte la sonda y el compartimento de la electrónica de forma segura antes de conectar el cable de conexión.
- ► Tienda el cable de conexión de tal forma que no quede sometido a esfuerzos mecánicos. Radio de curvatura mínimo: 100 mm (4 in).
- ► Al conectar el cable, conecte el conector recto antes de conectar el conector en ángulo. Par de apriete para las tuercas de unión de ambos conectores: 6 Nm.
- Los cables de la sonda, del sistema electrónico y de conexión son compatibles entre sí y cuentan con un número de serie común. Únicamente pueden conectarse entre sí los componentes con el mismo número de serie.

En presencia de vibraciones fuertes, también se puede usar un compuesto bloqueador de roscas en los conectores enchufables, por ejemplo, Loctite 243.

Montaje de la caja del sistema electrónico




🗷 10 Montaje del compartimento de la electrónica con el soporte de montaje. Unidad de medida mm (in)

- A Montaje en pared
- B Montaje en barra

Conexión del cable






- ightharpoonup 11 Conexión del cable. El cable puede conectarse de varias formas:. Unidad de medida mm (in)
- A Conector acodado en lado de la sonda
- B Conector acodado en lado del compartimento de la electrónica
- C Longitud del cable para sensor remoto conforme al pedido

6.2.7 Giro de la caja del transmisor

La caja del transmisor se puede girar para facilitar el acceso al compartimento de conexiones o al módulo indicador:




AUU3224.

- 1. Use una llave fija para desenroscar el tornillo de fijación.
- 2. Gire la caja en la dirección deseada.
- 3. Apriete el tornillo de fijación (1,5 Nm para cajas de plástico; 2,5 Nm para caja de aluminio o acero inoxidable).

6.2.8 Cambio de orientación del indicador


Abertura de la cubierta



A00214

- 1. Afloje el tornillo de bloqueo de la tapa del compartimento de la electrónica mediante una llave Allen (3 mm) y gire la lengüeta 90 ° en el sentido de las agujas del reloj.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento del sistema electrónico y compruebe la junta de la cubierta; sustitúyala en caso necesario.


Giro del módulo indicador



Δ0036401

- 1. Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación.
- 2. Gire el módulo indicador hasta alcanzar la posición deseada: máx. 8 x 45 ° en cada sentido.
- 3. Guíe el cable en espiral por el paso óptico entre la caja y el módulo de electrónica principal y conecte el módulo indicador al compartimento de la electrónica hasta que encaje.

Cierre de la tapa del compartimento de la electrónica



A002145

- 1. Atornille la cubierta del compartimento de la electrónica.
- 2. Gire la abrazadera de sujeción 90 ° en el sentido de las agujas del reloj y use una llave Allen (3 mm) para apretar el tornillo de la abrazadera de sujeción situada en la cubierta del compartimento del sistema electrónico con 2,5 Nm.

6.3 Comprobación tras el montaje


- ☐ ¿El equipo está indemne? (inspección visual)
- ☐ ¿La identificación y el etiquetado del punto de medición son correctos? (inspección visual)
- ☐ ¿El equipo de medición está protegido contra las precipitaciones y la luz solar?
- ☐ ¿Los tornillos de fijación y el cierre de la cubierta están apretados con firmeza?
- ☐ ¿El equipo de medición cumple las especificaciones del punto de medición? Por ejemplo:
- ☐ Temperatura de proceso
- □ Presión de proceso
- □ Temperatura ambiente
- □ Rango de medición

7 Conexión eléctrica

7.1 Requisitos de conexión

7.1.1 Asignación de terminales

Asignación de terminales, a 4 hilos: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 VAC)



A003651


- \blacksquare 12 Asignación de terminales, a 4 hilos: 4 ... 20 mAHART (90 ... 253 V_{AC})
- 1 Conexión de 4 ... 20 mA HART (activo): terminales 3 y 4
- Conexión de alimentación: terminales 1 y 2
- 3 Terminal para el apantallamiento del cable

▲ ATENCIÓN

Para la seguridad eléctrica:

- ▶ No desconecte la conexión de la tierra de protección.
- ▶ Desconecte el equipo de la tensión de alimentación antes de desconectar la tierra de protección.
- Conecte la tierra de protección al borne de tierra interno (3) antes de conectar la alimentación. Si es necesario, conecte la línea de compensación de potencial al borne de tierra externo
- Para asegurar la compatibilidad electromagnética (EMC): **No** conecte a tierra el equipo únicamente a través del conductor de la tierra de protección o del cable de alimentación. Debe conectar también la tierra funcional con la conexión a proceso (brida o conexión roscada) o con el borne de tierra externa.
- Debe instalar también un interruptor de alimentación en un lugar asequible cerca del equipo. El interruptor debe estar marcado como interruptor de desconexión del equipo (61010IEC/).

Asignación de terminales PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus




13 Asignación de terminales PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

A0036500

- A Sin protección contra sobretensiones integrada
- B Con protección integrada contra sobretensiones
- 1 Conexión, PROFIBÚS PA/FOUNDATION Fieldbus: terminales 1 y 2, sin protección contra sobretensiones integrada
- 2 Conexión, salida de conmutación (colector abierto): terminales 3 y 4, sin protección contra sobretensiones integrada
- 3 Conexión, salida de conmutación (colector abierto): terminales 3 y 4, con protección contra sobretensiones integrada
- 4 Conexión, PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus: terminales 1 y 2, con protección contra sobretensiones integrada
- 5 Terminal para el apantallamiento del cable

Vista de bloque PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus



A0036530

■ 14 Vista de bloque PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

- 1 Pantalla del cable; tenga en cuenta la especificación del cable
- 2 Conexión PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
- 3 Instrumento de medición
- 4 Salida de conmutación (colector abierto)

7.1.2 Especificación de cables

• Equipos sin protección contra sobretensiones integrada

Terminales intercambiables con resorte para secciones transversales del conductor $0.5 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ ($20 \dots 14 \text{ AWG}$)

• Equipos con protección contra sobretensiones integrada

Terminales de tornillo para secciones transversales de cable $0,2 \dots 2,5 \text{ mm}^2 (24 \dots 14 \text{ AWG})$

■ Para temperatura ambiente $T_U \ge 60$ °C (140 °F): utilice cable para temperatura $T_U + 20$ K.


FOUNDATION Fieldbus

Endress+Hauser recomienda el uso de cable a dos hilos trenzado y apantallado.

Para más información sobre especificaciones de cables, véase el manual de instrucciones BA00013S "FOUNDATION Fieldbus Overview", la Normativa de Fieldbus FOUNDATION y la norma IEC 61158-2 (MBP).

7.1.3 Conector del equipo

En el caso de las versiones del equipo con un conector, no es necesario abrir la caja para conectar el cable de señal.



■ 15 Asignación de pins del conector 7/8"

- 1 Señal –
- 2 Señal +
- 3 Sin asignar
- 4 Apantallamiento

7.1.4 Tensión de alimentación

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

"Alimentación; salida" ¹⁾	"Homologación" ²⁾	Tensión en los terminales
E: a 2 hilos; Foundation Fieldbus, salida de conmutación G: a 2 hilos; PROFIBUS PA, salida de conmutación	 Exenta de peligro Ex nA Ex nA ia Ex ic Ex ic(ia) Ex d[ia] / XP Ex ta / DIP CSA GP 	9 32 V ³⁾
	Ex ia / ISEx ia + Ex d[ia] / IS + XP	9 30 V ³⁾

- 1) Característica 020 en la estructura de pedido del producto
- 2) Característica 010 en la estructura de pedido del producto
- 3) Las tensiones de entrada de hasta 35 V no dañan el equipo.

Depende de la polaridad	
Cumple FISCO/FNICO conforme a IEC 60079-27	

7.1.5 Protección contra sobretensiones

Si el equipo está destinado al uso para la medición de nivel de líquidos inflamables que requiera protección contra sobretensiones de conformidad con DIN EN 60079-14, la especificación de ensayos 60060-1 (10 kA, pulso de $^8/_{20}$ µs): use el módulo de protección contra sobretensiones.

Módulo de protección contra sobretensiones integrado

Se dispone de un módulo de protección contra sobretensiones integrado para los equipos HART a 2 hilos, así como para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus.

Estructura de pedido del producto: Característica 610 "Accesorio montado", opción NA "Protección contra sobretensiones".

Resistencia por canal	Máximo 2 × 0,5 Ω
Tensión de cebado CC	400 700 V

Sobretensión de disparo transitoria	< 800 V
Capacidad a 1 MHz	< 1,5 pF
Corriente de descarga nominal (8/20 µs)	10 kA

Módulo de protección contra sobretensiones externa

El HAW562 o el HAW569 de Endress+Hauser, p. ej., son opciones adecuadas para la protección contra sobretensiones externa.

Se proporciona más información en los documentos siguientes:

■ HAW562: TI01012K ■ HAW569: TI01013K

7.2 Conexión del equipo

ADVERTENCIA


¡Riesgo de explosión!

- ► Cumpla las normas nacionales aplicables.
- ► Cumpla las especificaciones de las Instrucciones de seguridad (XA).
- Utilice únicamente los prensaestopas especificados.
- Compruebe que la fuente de alimentación corresponda a la información indicada en la placa de identificación.
- Apague la alimentación antes de conectar el equipo.
- Conecte la línea de compensación de potencial en el borne de tierra externa antes de aplicar la fuente de alimentación.

Herramientas/accesorios necesarios:


- Para equipos con cierre de la cubierta: llave Allen AF3
- Pelacables
- Cuando se utilicen cables trenzados: un terminal de empalme por cada cable que se vaya a conectar.

7.2.1 Apertura de la cubierta




- 1. Afloje el tornillo de la abrazadera de sujeción de la cubierta del compartimento de conexiones usando una llave Allen (3 mm) y gire la abrazadera 90 ° en sentido contrario a las aquias del reloj.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento de conexiones y compruebe la junta de la cubierta; sustitúyala en caso necesario.

7.2.2 Conexión



■ 16 Unidad: mm (in)

- 1. Pase el cable a través de la entrada de cable. Para asegurar un sellado correcto, no retire el anillo obturador de la entrada de cable.
- 2. Retire el blindaje del cable.
- 3. Pele los extremos del cable 10 mm (0,4 in). Si se trata de cables trenzados, ponga también terminales de empalme.
- 4. Apriete firmemente los prensaestopas.
- 5. Conecte el cable conforme a la asignación de terminales.




A0034682

6. Cuando se utilicen cables blindados: conecte el blindaje de cables en el borne de tierra.

7.2.3 Terminales intercambiables con resorte

La conexión eléctrica de las versiones del equipo sin una protección contra sobretensiones integrada tiene lugar mediante terminales enchufables por fuerza elástica. Se pueden insertar directamente en el terminal conductores rígidos o conductores flexibles con terminales de empalme sin necesidad de usar la palanca y crear un contacto automáticamente.




A001366

■ 17 Unidad: mm (in)

Para retirar de nuevo el cable del terminal:

- 1. Use un destornillador de hoja plana ≤ 3 mm (0,12 in) para presionar la ranura entre los dos orificios de terminal.
- 2. Tire simultáneamente del extremo del cable para sacarlo del terminal.

7.2.4 Cierre de la cubierta del compartimento de conexiones



A0021491

- 1. Enrosque la cubierta del compartimento de conexiones.
- 2. Gire la abrazadera de sujeción 90 ° en el sentido de las agujas del reloj y use una llave Allen (3 mm) para apretar el tornillo de la abrazadera de sujeción situada en la cubierta del compartimento de conexiones con 2,5 Nm.

7.3 Verificación tras la conexión

- \square ¿El equipo o el cable permanecen sin daños (inspección visual)? \square ¿Los cables utilizados cumplen las especificaciones?
- ☐ ¿Los cables están debidamente protegidos contra tirones?
- □¿Se han instalado todos los prensaestopas dejándolos bien apretados y estancos?
- ☐ ¿La tensión de la fuente de alimentación se corresponde con las especificaciones de la placa de identificación?
- ☐ ¿La asignación de terminales es correcta?
- □En caso necesario, ¿se ha realizado una conexión con tierra de protección?
- ☐ Tras activar la fuente de alimentación, ¿el instrumento se encuentra listo para funcionar y aparecen valores en el módulo indicador?
- ☐ ¿Las tapas de la caja están todas bien instaladas y apretadas?
- ☐ ¿El tornillo de bloqueo está apretado firmemente?


8 Opciones de configuración

8.1 Visión general de las opciones de configuración

8.1.1 Acceso al menú de configuración a través del indicador local

Funcionamiento con	Pulsadores mecánicos	Control táctil
Código de pedido para "Indicador; Operación"	Opción C "SD02"	Opción E "SD03"
	A0036312	A0036313
Elementos del indicador	Indicador de 4 líneas	Indicador de 4 líneas Retroiluminación de color blanco; cambia a rojo cuando se produce un error en el equipo
	El formato de visualización de las variables medidas y	las variables de estado se puede configurar individualmente
	Temperatura ambiente admisible para el indicador: $-20 \dots +70 ^{\circ}\text{C} (-4 \dots +158 ^{\circ}\text{F})$ La legibilidad del indicador puede verse mermada fuera del rango de temperatura.	
Elementos de configuración	Configuración en planta con 3 pulsadores (±, □, □) Configuración externa mediante control táctil; 3 teclas ópticas: ±, □, □	
	Elementos de configuración también accesibles en varias áreas de peligro	
Funcionalidad adicional	Función de salvaguarda de datos La configuración del equipo se puede guardar en el módulo indicador.	
	Función de comparación de datos La configuración del equipo guardada en el módulo indicador se puede comparar con la configuración actual del equipo.	
	Función de transferencia de datos La configuración del transmisor se puede traspasar a otro equipo usando el módulo indicador.	

Operación con visualizador remoto y módulo de configuración FHX50




■ 18 Modos de configuración con FHX50

- 1 Módulo de visualización y configuración SD03, teclas ópticas; pueden accionarse a través de la cubierta de vidrio
- 2 Módulo de visualización y configuración SD02, botones mecánicos; hay que extraer la tapa

8.1.2 Acceso al menú de configuración a través del software de configuración


Mediante FOUNDATION Fieldbus



■ 19 Arquitectura del sistema FOUNDATION Fieldbus con componentes asociados

- 1 Módem Bluetooth FFblue
- 2 Field Xpert
- 3 DeviceCare/FieldCare
- 4 Tarjeta de interfaz NI-FF
- IN Red industrial
- FF- Ethernet de alta velocidad
- HSE
- FF- FOUNDATION Fieldbus-H1
- Н1
- LD Equipo de enlace FF-HSE/FF-H1
- PS Fuente de alimentación de bus
- SB Barrera de seguridad
- BT Terminador de bus


Mediante interfaz de servicio (CDI)



- 1 Ordenador con software de configuración FieldCare/DeviceCare
- 2 Commubox
- 3 Interfaz de servicio (CDI) del instrumento de medición (= Endress+Hauser Common Data Interface)

Funcionamiento mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®

Requisitos



Dispositivo con módulo Bluetooth


- 1 Compartimento de la electrónica del dispositivo
- 2 Módulo Bluetooth

€ 20

Esta opción de configuración solo está disponible en equipos dotados con módulo Bluetooth. Se dispone de las opciones siquientes:

- El pedido del equipo incluía un módulo Bluetooth:
 Característica 610, "Accesorio montado", opción NF "Bluetooth"
- Se ha cursado un pedido de un módulo Bluetooth como accesorio (código de producto: 71377355) y se ha instalado en el equipo. Véase la documentación especial SD02252F.

Operaciones de configuración desde la aplicación SmartBlue



A00349

■ 21 Operaciones de configuración desde la aplicación SmartBlue

- 1 Fuente de alimentación del transmisor
- 2 Smartphone/tableta con SmartBlue (app)
- 3 Transmisor con módulo Bluetooth

56

8.2 Estructura y función del menú de configuración

8.2.1 Estructura del menú de configuración

Menú	Submenú/ parámetro	Significado
	Language ¹⁾	Define el idioma de configuración del indicador local
Puesta en marcha ²⁾		Abre el asistente interactivo para la puesta en marcha guiada. Normalmente no se requiere realizar ajustes adicionales en el resto de menús cuando el asistente finaliza.
Ajuste	Parámetro 1 Parámetro N	Una vez ajustados los valores para estos parámetros, por lo general la medición ya debería estar totalmente configurada.
	Ajuste avanzado	Contiene submenús y parámetros adicionales: Para configurar la medición con más precisión (adaptación a condiciones especiales de medición). Para convertir el valor medido (escalado, linealización). Para escalar la señal de salida.
Diagnóstico	Lista de diagnósticos	Contiene hasta 5 mensajes de error actualmente activos.
	Lista de eventos 3)	Contiene los últimos 20 mensajes (que ya no están activos).
	Información del equipo	Contiene información para la identificación del equipo.
	Valor medido	Contiene todos los valores medidos actuales.
	Memorización de valores medidos	Contiene el historial de los valores medidos individuales
	Simulación	Se utiliza para simular valores medidos o valores de salida.
	Test de dispositivo	Contiene todos los parámetros necesarios para comprobar la capacidad de medición del equipo.
	Heartbeat 4)	Contiene todos los asistentes para los paquetes de aplicación Heartbeat Verification y Heartbeat Monitoring.
Experto 5) Contiene todos los parámetros del equipo (incluidos los que ya están contenidos en alguno de los otros menús). Este menú	Sistema	Contiene todos los parámetros de nivel superior del equipo que no afectan a la medición ni a la comunicación del valor medido.
esta organizado conforme a los bloques funcionales del equipo.	Sensor	Contiene todos los parámetros para configurar la medición.
Los parámetros del menú Expert están explicados en: GP01015F (FOUNDATION Fieldbus)	Salida	Contiene todos los parámetros para configurar la salida de conmutación (PFS)

Menú	Submenú/ parámetro	Significado
	Comunicación	Contiene todos los parámetros necesarios para configurar la interfaz de comunicaciones digitales.
	Diagnóstico	Contiene todos los parámetros necesarios para detectar y analizar errores de funcionamiento.

- Si se maneja mediante software de configuración (p. ej., FieldCare), el parámetro "Language" se encuentra en "Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización"
- 2) Solo si se opera a través de un sistema FDT/DTM
- 3) Solo está disponible si se maneja a través del indicador local
- 4) Solo está disponible si se maneja a través de DeviceCare o FieldCare
- 5) Siempre que se accede al menú "Experto" se solicita un código de acceso. Si no se ha definido ningún código de acceso específico de cliente, se debe escribir "0000".


8.2.2 Roles de usuario y autorización de acceso relacionada

Los dos roles de usuario, **Operador** y **Mantenimiento**, tienen diferente acceso de escritura a los parámetros si se ha definido un código de acceso específico del equipo. Así se protege la configuración del equipo contra el acceso no autorizado a través del indicador local $\rightarrow \blacksquare 58$.

Autorización de acceso a parámetros

Rol de usuario	Acceso de lectura		Acceso de escritura	
	Sin código de acceso (de fábrica)	Con código de acceso	Sin código de acceso (de fábrica)	Con código de acceso
Operador	V	V	V	
Mantenimiento	V	V	V	V

Si se introduce un código de acceso incorrecto, el usuario adquirirá los derechos de acceso propios del rol de usuario**Operador**.



8.2.3 Acceso a los datos: Seguridad

Protección contra escritura mediante código de acceso

Si se usa el código de acceso específico del equipo, los parámetros de la configuración del instrumento de medición están protegidos contra la escritura y sus valores ya no se pueden modificar a través del manejo local.

Definición del código de acceso mediante el indicador local

- 1. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso → Definir código de acceso
- 2. Defina como código de acceso un código numérico de 4 dígitos como máximo.
- 3. Repita el código numérico en el Parámetro **Confirmar el código de acceso** para confirmarlo.

Definición del código de acceso a través del software de configuración (p. ej., FieldCare)

- 1. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso
- 2. Defina como código de acceso un código numérico de 4 dígitos como máximo.
 - ► La protección contra escritura está activa.

Parámetros que siempre se pueden modificar

La protección contra escritura no incluye ciertos parámetros que no afectan a la medición. A pesar del código de acceso definido, estos parámetros siempre se pueden modificar aunque los demás parámetros estén bloqueados.

El equipo vuelve a bloquear automáticamente los parámetros protegidos contra escritura si no se pulsa ninguna tecla en las vistas de navegación y de edición en el transcurso de 10 minutos. Si el usuario vuelve al modo de visualización del valor medido desde el modo de navegación y edición, el equipo bloquea automáticamente los parámetros protegidos contra escritura al cabo de 60 s.



- Si la protección contra escritura se activa por medio de un código de acceso, solo se puede volver a desactivar con ese mismo código de acceso.
- En los documentos "Descripción de los parámetros del equipo", todos los parámetros protegidos contra escritura están identificados con el símbolo ඁ.

Deshabilitación de la protección contra escritura mediante código de acceso

Si el símbolo 🗈 aparece delante de un parámetro en el indicador local, significa que el parámetro está protegido contra escritura con un código de acceso específico del equipo y su valor no se puede modificar en ese momento usando el indicador local.

El bloqueo del acceso de escritura a través del manejo local se puede deshabilitar mediante la introducción de un código de acceso específico del equipo.

- 1. Tras pulsar 🗉 aparece la solicitud que le invita a introducir el código de acceso.
- 2. Escriba el código de acceso.
 - Desaparece el símbolo de delante de los parámetros; todos los parámetros previamente protegidos contra escritura vuelven a estar habilitados.

Desactivación de la protección contra escritura mediante código de acceso

A través del indicador local

- 1. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso → Definir código de acceso
- 2. Escriba **0000**.
- 3. Repita **0000** en el Parámetro **Confirmar el código de acceso** para confirmar.
 - Se desactiva la protección contra escritura. Los parámetros se pueden modificar sin introducir un código de acceso.

Mediante software de configuración (p. ej., FieldCare)


- 1. Vaya a: Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Administración \rightarrow Definir código de acceso
- 2. Escriba **0000**.
 - Se desactiva la protección contra escritura. Los parámetros se pueden modificar sin introducir un código de acceso.

Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura

A diferencia de la protección contra escritura por medio de un código de acceso específico de usuario, permite bloquear el acceso de escritura a todo el menú de configuración, excepto al **Parámetro "Contraste del visualizador"**.


Los valores de los parámetros ahora son de solo lectura y ya no se pueden editar (a excepción del **Parámetro "Contraste del visualizador"**):

- A través del indicador local
- Mediante FOUNDATION Fieldbus




A0021474

- 1. Afloje el tornillo de bloqueo.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento del sistema electrónico.
- 3. Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación. Para facilitar el acceso al interruptor de protección de escritura, sujete el módulo de indicación por el borde del compartimento del sistema electrónico.



A0036086

- 4. La protección contra escritura se activa situando el microinterruptor WP del módulo del sistema electrónico principal en la posición **ON**. Al situar el microinterruptor WP del módulo del sistema electrónico principal en la posición **OFF** (ajuste de fábrica), se desactiva la protección contra escritura.
 - Si la protección contra escritura por hardware está habilitada: Se muestra la Opción **Protección de escritura hardware** en el Parámetro **Estado bloqueo**. Además, en el indicador local aparece el símbolo del delante de los parámetros del encabezado del indicador operativo y de la vista de navegación.



Si la protección contra escritura por hardware está deshabilitada: No se muestra ninguna opción en el Parámetro **Estado bloqueo**. En el indicador local, el símbolo desaparece de delante de los parámetros del encabezado del indicador operativo y de la vista de navegación.

- 5. Pase el cable por la abertura entre caja y módulo del sistema electrónico principal e inserte el módulo de indicación en el compartimento del sistema electrónico dejándolo bien encajado en la posición deseada.
- 6. Monte de nuevo el transmisor en el orden inverso.

Habilitación y deshabilitación del bloqueo del teclado

El bloqueo del teclado permite bloquear el acceso a todo el menú de configuración a través del manejo local. Cuando el acceso está bloqueado, ya no se puede navegar por el menú de configuración ni modificar los valores de los distintos parámetros. Los usuarios solo pueden leer los valores medidos en el indicador operativo.

El bloqueo del teclado se conecta y desconecta mediante un menú contextual.

Activación del bloqueo del teclado

Solo módulo indicador SD03

El bloqueo del teclado se activa automáticamente:

- Si el equipo no ha sido manejado a través del indicador durante > 1 minuto.
- Cada vez que se reinicia el equipo.

Activación del bloqueo del teclado manualmente

- 1. El equipo se encuentra en la indicación del valor medido. Presione © durante 2 segundos por lo menos.
 - ► Aparece un menú contextual.
- 2. Seleccione la opción **Bloqueo teclado activo** en el menú contextual.
 - ► El bloqueo del teclado está activado.
- Si el usuario intenta acceder al menú de configuración mientras el bloqueo del teclado está activo, aparece el mensaje **Bloqueo del teclado activado**.

Desactivación del bloqueo del teclado

- 1. El bloqueo del teclado está activado. Presione 🗉 durante 2 segundos por lo menos.
 - → Aparece un menú contextual.

- 2. Seleccione la opción **Bloqueo teclado apagado** en el menú contextual.
 - ► El bloqueo del teclado está desactivado.


Tecnología inalámbrica Bluetooth®

La transmisión de señal con tecnología inalámbrica Bluetooth® utiliza una técnica criptográfica probada por el Fraunhofer Institute

- El equipo no es visible mediante tecnología inalámbrica Bluetooth® sin la aplicación SmartBlue
- Solo se establece una conexión punto a punto entre **un** sensor y **un** smartphone o tableta

8.3 Módulo indicador y de configuración

8.3.1 Formato de visualización



🛮 22 🔝 Formato de indicación en el módulo indicador y de configuración

- 1 Indicador de valores medidos (1 valor de tamaño máx.)
- 1.1 Encabezado que presenta etiqueta (TAG) y símbolo de error (si hay uno activo)
- 1.2 Símbolos para valores medidos
- 1.3 Valor medido
- 1.4 Unidad
- 2 Indicación del valor medido (gráfico de barras + 1 valor)
- 2.1 Gráfico de barra para el valor medido 1
- 2.2 Valor medido 1 (con unidad física)
- 2.3 Símbolos de valor medido para el valor medido 1
- 2.4 Valor medido 2
- 2.5 Unidades del valor medido 2
- 2.6 Símbolos de valor medido para el valor medido 2
- 3 Visualización de parámetros (en este caso: parámetro con lista desplegable)
- 3.1 Encabezado que presenta nombre del parámetro y símbolo de error (si es que hay uno activo)
- 3.2 Lista desplegable; ✓ señala el valor actual del parámetro.
- 4 Matriz para entrada de números
- 5 Matriz para entrada de caracteres alfanuméricos y especiales

62

Símbolos de submenú que aparecen en el indicador

Símbolo	Significado
A0018367	Indicador/operación Se visualiza: En el menú principal, al lado de la opción seleccionable "Visualiz/operac." En el encabezado, a la izquierda, en el menú "Visualiz./operac."
A0018364	Ajuste Se visualiza: • En el menú principal, al lado de la opción seleccionable "Ajuste" • En el encabezado, a la izquierda, en el menú "Ajuste"
A0018365	Experto Se visualiza: En el menú principal, al lado de la opción seleccionable "Experto" En el encabezado, a la izquierda, en el menú "Experto"
A0018366	Diagnóstico Se visualiza: ■ En el menú principal, al lado de la opción seleccionable de "Diagnósticos" ■ En el encabezado, a la izquierda, en el menú "Diagnósticos"

Señales de estado

Símbolo	Significado
A0032902	"Fallo" Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.
C	"Comprobación de funciones" El equipo está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación).
S	 "Fuera de especificación" Se está haciendo funcionar el equipo: Fuera de sus especificaciones técnicas (p. ej., durante el arranque o la limpieza) Fuera de la configuración efectuada por el usuario (p. ej., nivel fuera del rango configurado)
M	"Requiere mantenimiento" Es necesario efectuar mantenimiento. El valor medido sigue siendo válido.

Símbolos visualizados para indicar el estado de bloqueo

Símbolo	Significado
A0013148	Parámetro de solo lectura El parámetro que se muestra está diseñado con fines de visualización y no se puede editar.
	Equipo bloqueado
A0013150	 Delante del nombre de un parámetro: el equipo se encuentra bloqueado por software y/o hardware. En el encabezado de la pantalla de valores medidos: el equipo se encuentra bloqueado por hardware.

Símbolos para valores medidos


Símbolo	Significado
Valores medidos	
[~~]	Nivel
A0032892	
A0032893	Distancia
(Salida de corriente
A0032908	
(A)	Corriente medida
A0032894	
W	Tensión en los terminales
A0032895	The state of the s
4	Temperatura del sistema electrónico o del sensor
A0032896	
Canales de medida	
1	Canal de medición 1
A0032897	
(2)	Canal de medición 2
A0032898	
Estado del valor medio	lo
A0018361	Estado de "alarma" Se interrumpe la medición. La salida presenta la condición definida para estado de alarma. Se genera un mensaje de diagnóstico.
A0018360	Estado de "alerta" El equipo sigue midiendo. Se genera un mensaje de diagnóstico.

8.3.2 Elementos de configuración

Tecla de configuración	Significado					
	Tecla Menos					
	En un menú, submenú Desplaza hacia arriba la barra de selección en una lista de selección.					
A0018330	En el editor numérico y de textos En la pantalla de entrada de datos, desplaza la barra de selección hacia la izquierda (hacia atrás).					
	Tecla Más					
+	En un menú, submenú Desplaza hacia abajo la barra de selección en una lista de selección.					
A0018329	En el editor numérico y de textos En la pantalla de entrada, desplaza la barra de selección hacia la derecha (hacia delante).					

Tecla de configuración	Significado					
	Tecla Intro					
A0018328	En el visualizador de valores medidos El menú de configuración se abre tras pulsar brevemente la tecla. Tras pulsar esta tecla durante 2 s se abre el menú contextual.					
	 En un menú, submenú Si se pulsa brevemente la tecla: Se abre el menú, submenú o parámetro seleccionados. Si se pulsa la tecla del parámetro durante 2 s: Se abre el texto de ayuda sobre la función del parámetro, si se dispone del mismo. 					
	En el editor numérico y de textos Si se pulsa brevemente la tecla: Abre el grupo seleccionado. Realiza la acción seleccionada. Si se pulsa la tecla durante 2 s, se confirma el valor del parámetro editado.					
	Combinación de teclas Escape (pulse las teclas simultáneamente)					
— + +	 En un menú, submenú Si se pulsa brevemente la tecla: Se sale del nivel de menú actual y se accede al nivel inmediatamente superior. Si hay un texto de ayuda abierto, cierra el texto de ayuda del parámetro. Si se pulsan durante 2 s, regresa a la visualización de valores medidos ("posición INICIO"). 					
	En el editor numérico y de textos Cierra el editor numérico o de textos sin que se efectúen los cambios.					
-+E	Combinación de teclas Más/Menos (hay que mantenerlas simultáneamente pulsadas)					
A0032910	Reduce el contraste (presentación con más brillo).					
++E	Combinación de teclas Más/Intro (hay que mantenerlas simultáneamente pulsadas)					
A0032911	Aumenta el contraste (presentación más oscura).					

8.3.3 Introducción de números y texto



Máscara de entrada

En la máscara de entrada del editor numérico y de textos puede encontrar los siguientes símbolos de entrada y de configuración:

Editor numérico


Símbolo	Significado				
0	Selección de números de 0 a 9				
9 A0013998					
A0016619	Inserta un separador decimal en la posición del cursor.				
— A0016620	Inserta el signo menos en la posición del cursor.				
A0013985	Confirma la selección.				
A0016621	Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la izquierda.				
X A0013986	Abandona la entrada sin aplicar los cambios.				
C A0014040	Borra todos los caracteres entrados.				

Editor de textos

Símbolo	Significado					
ABC_	Selección de las letras de A a Z					
XYZ A0013997						
Aa1@ A0013981	Conmutador Entre letras mayúsculas y minúsculas Para introducir números Para introducir caracteres especiales					
A0013985	Confirma la selección.					
4× □ ← →	Salta a la selección de herramientas de corrección.					
X	Abandona la entrada sin aplicar los cambios.					
A0014040	Borra todos los caracteres entrados.					

Corrección de texto en ₩C++

Símbolo	Significado			
C	Borra todos los caracteres entrados.			
A001	Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la derecha.			



8.3.4 Apertura del menú contextual


Con el menú contextual puede accederse rápida y directamente a los siguientes menús desde el indicador operativo:

- Ajuste
- Copia segur. configuración visualiz.
- Curva envolvente
- Bloqueo teclado activado

Acceder y cerrar el menú contextual

El usuario está en el indicador operativo.

- 1. Pulse E durante 2 s.
 - ► Se abre el menú contextual.



A00378


- 2. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - ► El menú contextual se cierra y aparece el indicador operativo.

Llamar el menú mediante menú contextual

- 1. Abra el menú contextual.
- 2. Pulse 🛨 para navegar hacia el menú deseado.
- 3. Pulse E para confirmar la selección.
 - └ Se abre el menú seleccionado.

8.3.5 Visualización de la curva envolvente en el módulo indicador y de configuración

Para evaluar la señal de medida, pueden mostrarse en el módulo indicador y de configuración la curva envolvente y también la curva de mapeado si se hubiera registrado un mapeado:



9 Integración en el sistema

9.1 Fichero descriptor del equipo (DD)

Para configurar un equipo e integrarlo en una red FF, se requiere lo siguiente:

- Programa de configuración FF
- El archivo Cff (Common File Format: *.cff)
- La descripción del equipo (DD) está en uno de los formatos siguientes:
 - Formato de descripción del equipo 4: *sym, *ffo
 - Formato de descripción del equipo 5 : *sy5, *ff5

Datos para el DD específico del equipo

ID del fabricante	452B48hex
Tipo de equipo	100Fhex
Revisión del equipo	05hex
Revisión de DD	Información y ficheros disponibles en:
Revisión de CFF	www.endress.comwww.fieldcommgroup.org

9.2 Integración en la red FF



- Para obtener información más detallada sobre la integración del equipo en el sistema FF, véase la descripción correspondiente al software de configuración utilizado.
 - Cuando integre los equipos de campo en el sistema FF, compruebe que se estén usando los ficheros correctos. Puede consultar la versión requerida por medio de los parámetros de revisión del equipo/DEV REV y de revisión DD/DD REV en el bloque de recursos.


El equipo se integra en la red FF de la manera siguiente:

- 1. Inicie el programa de configuración FF.
- 2. Descarque los ficheros Cff y de descripción del equipo (*.ffo, *.sym [para formato 4], *ff5, *sy5 [para formato 5]) en el sistema.
- 3. Configure la interfaz.
- 4. Configure el equipo para la tarea de medición y para el sistema FF.

9.3 Identificación y direccionamiento del equipo

FOUNDATION Fieldbus identifica el equipo usando su código de identificación (ID del equipo) y le asigna de manera automática una dirección de campo adecuada. El código de identidad no se puede cambiar. El equipo aparece en el indicador de la red una vez que se ha iniciado el programa de configuración FF y se ha integrado el equipo en la red. Los bloques disponibles se muestran bajo el nombre del equipo.

Si aún no se ha cargado la descripción del equipo, los bloques indican "Unknown" o "(UNK)".



A00172

23 Indicación típica en un programa de configuración tras establecer la conexión

- 1 Nombre del equipo
- 2 Número de serie

9.4 Modelo de bloques

9.4.1 Bloques en el software del equipo

El equipo tiene los bloques siguientes:

- Bloque de recursos (bloque del equipo)
- Bloques de transductores
 - Bloque de transductores de ajuste (TRDSUP)
 - Bloque de transductores de ajuste avanzado (TRDASUP)
 - Bloque de transductores del indicador (TRDDISP)
 - Bloque de transductores de diagnóstico (TRDDIAG)
 - Bloque de transductores de configuración experta (TRDEXP)
 - Bloque de transductores de información experta (TRDEXPIN)
 - Bloque de transductores de sensor de servicio (TRDSRVSB)
 - Bloque de transductores de información de servicio (TRDSRVIF)
 - Bloque de transductores de transferencia de datos (TRDHROM)
- Bloques de funciones
 - 2 bloques de entradas analógicas (AI)
 - 1 bloque de entradas discretas (DI)
 - 1 bloque PID (PID)
 - 1 bloque aritmético (AR)
 - 1 bloque caracterizador de señales (SC)
 - 1 bloque selector de entrada (IS)
 - 1 bloque integrador (IT)
 - 1 bloque de alarma analógica (AAL)

70

Además de los bloques que tienen creadas previamente instancias que ya se han mencionado, también se pueden crear instancias de los bloques siguientes:

- 5 bloques de entradas analógicas (AI)
- 2 bloques de entradas discretas (DI)
- 3 bloques PID (PID)
- 3 bloques aritméticos (AR)
- 2 bloques caracterizadores de señales (SC)
- 5 bloques selectores de entrada (IS)
- 3 bloques integradores (IT)
- 2 bloques de alarma analógica (AAL)


En el equipo se pueden crear instancias para hasta 20 bloques en total, incluidos los bloques que ya tengan creadas instancias previamente. Para crear instancias para bloques, véase el manual de instrucciones apropiado del programa de configuración utilizado.



Guía Endress+Hauser BA00062S.

La presente guía proporciona una visión general de los bloques de funciones estándar que se describen en las especificaciones del FOUNDATION Fieldbus FF 890 - 894. Está diseñada como una ayuda para el uso de estos bloques implementados en los equipos de campo Endress+Hauser.

9.4.2 Configuración de los bloques en el estado de entrega del equipo



■ 24 Configuración de los bloques en el estado de entrega del equipo

- S Sensor
- PV Valor primario: Nivel linealizado
- SV Valor secundario: distancia

9.5 Asignación de valores medidos (CANAL) en el bloque AI

El valor de entrada de un bloque de entrada analógica se determina mediante el parámetro **CHANNEL**.

Canal	Valor medido				
0	Sin inicializar				
89	Capacitancia medida				
144	Desplazamiento EOP				
145	Distancia de interfase				
172	Valor calculado de la CD				
211	Tensión en los terminales				
212	Depuración del sensor				
32785	Amplitud absoluta EOP				
32786	Amplitud absoluta del eco				
32787	Amplitud absoluta de la interfase				
32856	Distancia				
32885	Temperatura del sistema electrónico				
32938	Interfase linealizada				
32949	Nivel linealizado				
33044	Amplitud relativa de ecos				
33045	Amplitud relativa interfase				
33070	Ruido de la señal				
33107	Grosor de la interfase superior				

9.6 Tablas de índices de parámetros de Endress+Hauser

Los parámetros del equipo de los bloques de recursos específicos del fabricante están recogidos en las tablas siguientes. Para obtener información sobre los parámetros del bus de campo FOUNDATION, consulte el documento BA062S "Directrices. Bloques de funciones de FOUNDATION Fieldbus". Este documento se puede descargar de la página web www.endress.com.

9.6.1 Configuración del bloque de transductores

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacena miento	Acceso de escritura	MODE_BL K	Descripción
confirm_distance	Confirmación distancia	82	ENUM16	2	Estático	х	oos	→ 🖺 159
filtered_dist_val	Distancia	76	FLOAT	4	Dinámico			→ 🖺 154
interface_distance	Distancia de interfase	79	FLOAT	4	Dinámico			→ 🖺 159
map_end_x	Mapeado actual	84	FLOAT	4	Dinámico			→ 🖺 160
mapping_end_point	Final de mapeado	83	FLOAT	4	Estático	х	AUTO	→ 🖺 161
record_map	Registro mapeado	86	ENUM16	2	Estático	х	oos	→ 🖺 161
operating_mode	Modo de operación	50	ENUM16	2	Estático	х	oos	→ 🖺 149
signal_quality	Calidad de señal	81	ENUM16	2	Dinámico			→ 🖺 155
medium_group	Grupo de producto	55	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 150

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacena miento	Acceso de escritura	MODE_BL K	Descripción
tank_level	Nivel del tanque	66	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 156
tank_type	Tipo de tanque	52	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 149
tube_diameter	Diámetro del tubo	53	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 150
dc_value	Valor CD	68	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 157
distance_to_upper_connect ion	Distancia a la conexión superior	67	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 156
empty_calibration	Calibración vacío	56	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 151
full_calibration	Calibración lleno	57	FLOAT	4	Estático	х	oos	→ 🖺 152
distance_unit	Unidad de longitud	51	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 149
interface	Interfase	70	FLOAT	4	Dinámico			→ 🖺 158
level_unit	Unidad del nivel	58	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 170
output_unit_after_lineariza tion	Unidad tras linealización	62	ENUM16	2	Estático			→ 🖺 182
level_linearized	Nivel linealizado	64	FLOAT	4	Dinámico			→ 🖺 184
present_probe_length	Longitud actual de sonda	87	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO	→ 🖺 192
nivel	Nivel	60	FLOAT	4	Dinámico			→ 🖺 153
interface_linearized	Interfase linealizada	73	FLOAT	4	Dinámico			→ 🖺 184
decimal_places_menu_ro	Decimales	93	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 204
locking_status	Estado bloqueo	96	BIT_ENU M16	2	Dinámico			→ 🖺 165
medium_type_ro	Tipo producto	92	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 167

9.6.2 Configuración avanzada del bloque de transductores

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK	Descripción
calculated_dc_value	Valor CD calculado	61	FLOAT	4	Dinámico			→ 🖺 175
blocking_distance	Distancia bloque	55	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 170
dc_value_lower_medium	Valor constante dieléctr. fase inferior	58	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 172
medium_type	Tipo producto	50	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 167
present_probe_length_ro	Longitud actual de sonda	80	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO	→ 🖺 192
confirm_probe_length	Confirmación longitud de sonda	79	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 193
process_property	Propiedad del proceso	52	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 168
advanced_process_conditio	Condición del proceso extendida	53	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 169
meas_upper_iface_thickne	Medida grosor capa superior	60	FLOAT	4	Dinámico			→ 🖺 175
manual_interface_thicknes	Grosor capa superior manual	59	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 174
medium_property	Propiedad del producto	51	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 167
use_calculated_dc_value	Usa valor CD calculado	62	ENUM16	2	Estático	х	oos	→ 🖺 176
linearization_type	Tipo de linealización	71	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 181

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK	Descripción
activate_table	Activar tabla	70	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 187
table_mode	Modo de tabla	69	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 185
custom_table_sel_level	Nivel	73	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 153
custom_table_sel_value	Valor del cliente	74	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 187
unit_after_linearization	Unidad tras linealización	63	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 182
free_text	Texto libre	64	STRING		Estático	х	AUTO	→ 🖺 183
diámetro	Diámetro	66	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 185
output_echo_lost	Salida con pérdida de eco	76	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 189
intermediate_height	Altura intermedia	67	FLOAT	4	Estático	х	AUTO	→ 🖺 185
level_correction	Corrección del nivel	56	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 171
level_unit_ro	Unidad del nivel	54	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 170
assign_limit	Asignar valor límite	82	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 197
maximum_value	Valor máximo	65	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 184
assign_diag_behavior	Asignar nivel de diagnóstico	83	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 197
value_echo_lost	Valor con pérdida de eco	77	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 189
ramp_at_echo_lost	Rampa en pérdida de eco	78	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 190
switch_output_failure_mod e	Comportamiento en caso de error	88	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 200
switch_output_function	Función salida de conmutación	81	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 196
switch_status	Estado de conmutación	89	ENUM16	2	Dinámico			→ 🖺 200
switch_off_delay	Retardo de la desconexión	87	FLOAT	4	Estático	х	AUTO	→ 🖺 200
switch_off_value	Valor de desconexión	86	FLOAT	4	Estático	х	AUTO	→ 🖺 199
switch_on_delay	Retardo de la conexión	85	FLOAT	4	Estático	х	AUTO	→ 🖺 199
switch_on_value	Valor de conexión	84	FLOAT	4	Estático	х	AUTO	→ 🖺 198
operating_mode_ro	Modo de operación	95	ENUM16	2	Estático	х	00S	→ 🖺 149
table_number	Número de tabla	68	UINT8	1	Estático	х	OOS	→ 🖺 186
level_semiautomatic	Nivel	75	FLOAT	4	Dinámico			→ 🖺 187
assign_status	Asignar estado	91	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 196
locking_status	Estado bloqueo	99	BIT_ENUM16	2	Dinámico			→ 🖺 165
decimal_places_menu	Decimales menú	93	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 207
distance_unit_ro	Unidad de longitud	92	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 149

9.6.3 Visualización Bloque Transductor

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK	Descripción
access_status_display	Derechos de acceso visualización	51	ENUM16	2	Estático			→ 🖺 166
display_damping	Atenuación del visualizador	65	FLOAT	4	Estático	х	AUTO	→ 🖺 205
display_interval	Intervalo de indicación	64	FLOAT	4	Estático	х	AUTO	→ 🖺 205
header	Línea de encabezamiento	66	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 205

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK	Descripción
format_display	Formato visualización	55	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 202
number_format	Formato numérico	69	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 206
display_separator	Carácter de separación	68	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 206
language	Language	54	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 202
contrast_display	Contraste del visualizador	71	FLOAT	4	Estático	х	AUTO	→ 🖺 207
header_text	Texto de encabezamiento	67	STRING		Estático	х	AUTO	→ 🖺 206
access_code_for_display	Introducir código de acceso	52	UINT16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 166
configuration_management	Control de configuración	75	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 209
decimal_places_1	Decimales 1	57	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 204
decimal_places_2	Decimales 2	59	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 204
decimal_places_3	Decimales 3	61	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 204
decimal_places_4	Decimales 4	63	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 204
last_backup	Última salvaguarda	74	STRING		Estático	х	AUTO	→ 🖺 209
value_1_display	1er valor visualización	56	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 204
value_2_display	2er valor visualización	58	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 204
value_3_display	3er valor visualización	60	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 204
value_4_display	4er valor visualización	62	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 204
locking_status_display	Estado bloqueo	50	ENUM16	2	Estático			→ 🖺 165
define_access_code	Definir código de acceso	53	UINT16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 212
comparison_result	Comparación resultado	76	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 210
decimal_places_menu	Decimales menú	70	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 207
operating_time	Tiempo de operación	73	STRING		Dinámico			→ 🖺 209
operating_mode_ro	Modo de operación	83	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 149
locking_status	Estado bloqueo	85	BIT_ENUM16	2	Dinámico			→ 🖺 165

9.6.4 Bloque de transductores de diagnóstico

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK	Descripción
operating_time	Tiempo de operación	55	STRING		Dinámico			→ 🖺 209
diagnostics_1	Diagnóstico	56	UINT32	4	Estático			→ 🖺 217
diagnostics_2	Diagnóstico 2	58	UINT32	4	Estático			→ 🖺 217
diagnostics_3	Diagnóstico 3	60	UINT32	4	Estático			→ 🖺 217
diagnostics_4	Diagnóstico 4	62	UINT32	4	Estático			→ 🖺 217
diagnostics_5	Diagnóstico 5	64	UINT32	4	Estático			→ 🖺 217
operating_time_from_resta rt	Tiempo de funcionamiento desde inicio	54	STRING		Dinámico			→ 🖺 216
launch_signal	Señal lanzamiento	81	ENUM16	2	Dinámico			→ 🖺 235
start_device_check	Inicio test de dispositivo	77	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 234
interface_signal	Señal interfase	82	ENUM16	2	Dinámico			→ 🖺 235
level_signal	Señal de nivel	80	ENUM16	2	Dinámico			→ 🖺 235
simulation_device_alarm	Alarma simulación	75	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 233

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK	Descripción
filter_options	Opciones de filtro	66	ENUM8	1	Estático	х	AUTO	→ 🖺 218
previous_diagnostics	Último diagnóstico	52	UINT32	4	Estático			→ 🖺 215
actual_diagnostics	Diagnóstico actual	50	UINT32	4	Estático			→ 🖺 215
assign_sim_meas	Asignar variables de medida	71	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 232
sim_value_process_variabl	Valor variable de proceso	72	FLOAT	4	Estático	х	OOS	→ 🖺 232
switch_output_simulation	Simulación salida de conmutación	73	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 232
sim_switch_status	Estado de conmutación	74	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 233
result_device_check	Resultado test de dispositivo	78	ENUM16	2	Dinámico			→ 🖺 234
last_check_time	Último test	79	STRING		Dinámico			→ 🖺 234
linearization_type	Tipo de linealización	84	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 181
unit_after_linearization_ro	Unidad tras linealización	85	STRING		Estático	х	AUTO	→ 🖺 182
decimal_places_menu	Decimales menú	88	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 207
level_unit_ro	Unidad del nivel	90	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 170
operating_mode_ro	Modo de operación	91	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 149
assign_channel_1	Asignación canal 1	92	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 226
assign_channel_2	Asignación canal 2	93	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 226
assign_channel_3	Asignación canal 3	94	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 226
assign_channel_4	Asignación canal 4	95	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 226
clear_logging_data	Borrar memoria de datos	97	ENUM16	2	Estático	х	AUTO	→ 🖺 227
logging_interval	Intervalo de memoria	96	FLOAT	4	Estático	х	AUTO	→ 🖺 227
display_filter_options	Opciones de filtro	99	ENUM8	1	Estático	х	AUTO	→ 🖺 218
locking_status	Estado bloqueo	108	BIT_ENUM16	2	Dinámico			→ 🖺 165
distance_unit_ro	Unidad de longitud	89	ENUM16	2	Estático	х	OOS	→ 🖺 149

9.6.5 Bloque de transductores de configuración experta

Los parámetros del **bloque de transductores de configuración experta** están descritos en el documento GP01015F: "Levelflex FMP5x. Descripción de los parámetros del equipo. FOUNDATION Fieldbus"

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK
acknowledge_alarm	Reinicio de la retención automática	81	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
integration_time	Tiempo de integración	67	FLOAT	4	Estático	х	OOS
result_self_check	Resultado de autocomprobación	77	ENUM16	2	Dinámico		
start_self_check	Inicio de autocomprobación	76	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
broken_probe_detection	Detección de rotura de sonda	75	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
gpc_mode	Modo GPC	68	ENUM16	2	Estático	х	OOS
reference_echo_threshold	Umbral de eco de referencia	73	FLOAT	4	Estático	х	OOS

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK
const_gpc_factor	Factor GPC const.	74	FLOAT	4	Estático	х	oos
build_up_ratio	Relación de adherencias	90	FLOAT	4	Dinámico		
build_up_threshold	Umbral de adherencias	91	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
delay_time_echo_lost	Tiempo de retardo pérdida de eco	78	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
empty_capacity	Capacidad en vacío	92	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
external_pressure_selector	Selector de presión externa	69	ENUM16	2	Estático	х	oos
measured_capacity	Capacitancia medida	89	FLOAT	4	Dinámico		
gas_phase_compens_factor	Factor de compensación de la fase de gas	70	FLOT	4	Estático	х	OOS
in_safety_distance	En distancia de seguridad	80	ENUM16	2	Estático	х	oos
ratio_amplitude_interface_level	Relación de amplitud interfase/nivel	86	FLOAT	4	Estático	х	OOS
interface_criterion	Criterio interfase	87	FLOAT	4	Dinámico		
control_measurement	Medición	106	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
control_measurement	Medición de control	105	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
filter_dead_time	Tiempo muerto	66	FLOAT	4	Estático	х	oos
present_reference_distance	Distancia de referencia actual	72	FLOAT	4	Dinámico		
history_reset	Reiniciar historia	83	ENUM16	2	Estático	х	oos
safety_distance	Distancia de seguridad	79	FLOAT	4	Estático	х	oos
history_learning_control	Historia aprendizaje	85	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
history_learning_control	Historia aprendizaje control	84	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
sensor_module	Módulo del sensor	107	ENUM16	2	Estático		
evaluation_mode	Modo de evaluación	82	ENUM16	2	Estático	х	oos
thin_interface	Interfase delgada	88	ENUM16	2	Estático	х	OOS
calculated_dc_value	Valor calculado de la CD	59	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
dc_value_expert	Valor de la CD	55	FLOAT	4	Estático	х	OOS
distance_offset	Offset de distancia	60	FLOAT	4	Estático	х	oos
level_limit_mode	Modo de límite de nivel	62	ENUM16	2	Estático	х	oos
level_high_limit	Límite superior	63	FLOAT	4	Estático	х	OOS
level_low_limit	Límite inferior	64	FLOAT	4	Estático	х	OOS
output_mode	Modo de salida	65	ENUM16	2	Estático	х	OOS
level_external_input_1	Entrada externa de nivel 1	93	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
level_external_input_2	Entrada externa de nivel 2	96	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
function_input_1_level	Función de la entrada de nivel 1	94	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
function_input_2_level	Función de la entrada de nivel 2	97	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
fixed_value_inp_1	Entrada de valor fijo 1	95	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
fixed_value_inp_2	Entrada de valor fijo 2	98	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
interface_external_input_1	Entrada externa de interfase	99	ENUM16	2	Estático	х	OOS
interface_external_input_2	Entrada externa de interfase 2	102	ENUM16	2	Estático	х	00S

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK
function_input_1_interface	Función de la entrada de interfase 1	100	ENUM16	2	Estático	х	OOS
function_input_2_interface	Función de la entrada de interfase 2	103	ENUM16	2	Estático	х	OOS
fixed_value_input_1_interface	Entrada de valor fijo de interfase 1	101	FLOAT	4	Estático	х	OOS
fixed_value_input_2_interface	Entrada de valor fijo de interfase 2	104	FLOAT	4	Estático	х	00S
distance_unit_ro	Unidad de distancia	53	ENUM16	2	Estático	х	OOS
level_unit_ro	Unidad de nivel	61	ENUM16	2	Estático	х	OOS
operating_mode_ro	Modo operativo	54	ENUM16	2	Estático	х	OOS
enter_access_code	Introducir código de acceso	52	UINT16	2	Estático	х	AUTO
locking_status	Estado de bloqueo	50	BIT_ENUM16	2	Dinámico		
access_status_tooling	Herramienta de estado de acceso	51	ENUM16	2	Estático		
reference_distance	Distancia de referencia	71	FLOAT	4	Estático	х	OOS
sw_option_active_overview	Visión general de la opción de SW activa	110	BIT_ENUM32	4	Estático		
decimal_places_menu	Decimales menú	109	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
fieldbus_type	Tipo de bus de campo	111	ENUM8	1	Estático		
interface_property_ro	Propiedad de la interfase	108	ENUM16	2	Estático	х	OOS
medium_type_ro	Tipo de producto	112	ENUM16	2	Estático	х	OOS
eop_level_evaluation_ro	Evaluación de nivel EOP	113	ENUM16	2	Estático	х	OOS
sensor_type_ro	Tipo de sensor	114	ENUM16	2	Estático	х	OOS
calculated_dc_status_en	Estado	58	ENUM8	1	Dinámico		

9.6.6 Bloque de transductores de información experta

i

Los parámetros del **bloque de transductores de información experta** están descritos en el documento GP01015F: "Levelflex FMP5x. Descripción de los parámetros del equipo. FOUNDATION Fieldbus"

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK
abs_echo_amp_val	Amplitud absoluta del eco	51	FLOAT	4	Dinámico		
abs_eop_amp_val	Amplitud absoluta EOP	55	FLOAT	4	Dinámico		
absolute_interface_amplitude	Amplitud absoluta de la interfase	58	FLOAT	4	Dinámico		
application_parameter	Parámetro de aplicación	74	ENUM16	2	Dinámico		
electronic_temp_value	Temperatura del sistema electrónico	66	FLOAT	4	Dinámico		
eop_shift_value	Desplazamiento EOP	69	FLOAT	4	Dinámico		
found_echoes	Ecos encontrados	71	ENUM16	2	Dinámico		
max_electr_temp	Temperatura máx. del sistema electrónico	73	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
time_max_electr_temp	Tiempo temperatura máx. del sistema electrónico	75	STRING		Dinámico		
measurement_frequency	Frecuencia de medición	76	FLOAT	4	Dinámico		

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK
min_electr_temp	Temperatura mín. del sistema electrónico	77	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
time_min_electr_temp	Tiempo temperatura mín. del sistema electrónico	78	STRING		Dinámico		
rel_echo_amp_val	Amplitud relativa de ecos	53	FLOAT	4	Dinámico		
relative_interface_amplitude	Amplitud relativa interfase	60	FLOAT	4	Dinámico		
reset_min_max_temp	Reiniciar temp. mín./máx.	79	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
noise_signal_val	Ruido de la señal	63	FLOAT	4	Dinámico		
used_calculation	Cálculo utilizado	80	ENUM16	2	Dinámico		
tank_trace_state	Estado traza depósito	81	ENUM16	2	Dinámico		
max_draining_speed	Velocidad de vaciado máx.	82	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
max_filling_speed	Velocidad máx. de llenado L	83	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
time_max_level	Tiempo nivel máx.	84	STRING		Dinámico		
max_level_value	Nivel máx.	85	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
time_min_level	Tiempo nivel mín.	86	STRING		Dinámico		
min_level_value	Valor mínimo de nivel	87	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
reset_min_max	Reinicio mín./máx.	94	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
interf_max_drain_speed	Velocidad máx. de vaciado I	88	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
interf_max_fill_speed	Velocidad máx. de llenado I	89	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
time_max_interface	Tiempo interfase máx.	90	STRING		Dinámico		
max_interface_value	Valor máx. interfase	91	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
time_min_interface	Tiempo interfase mín.	92	STRING		Dinámico		
min_interface_value	Valor mín. interfase	93	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
application_parameter	Parámetro de aplicación	95	ENUM16	2	Dinámico		
operating_mode_ro	Modo operativo	108	ENUM16	2	Estático	х	OOS
temperature_unit	Unidad de temperatura	72	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
activate_sw_option	Activar opción SW	110	UINT32	4	Estático	х	AUTO
target_echo_status	Estado	56	ENUM8	1	Dinámico		
iface_target_echo_status	Estado	61	ENUM8	1	Dinámico		
signal_noise_status	Estado	64	ENUM8	1	Dinámico		
sens_temp_status	Estado	67	ENUM8	1	Dinámico		
eop_shift_status	Estado	70	ENUM8	1	Dinámico		
terminal_voltage_1	Tensión terminal 1	97	FLOAT	4	Dinámico		
calculated_dc_value	Valor calculado de la CD	100	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
upper_interface_thickness	Grosor de la interfase superior	103	FLOAT	4	Dinámico		
debug_value	Valor depuración	106	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
sw_option_active_overview	Visión general de la opción de SW activa	111	BIT_ENUM32	4	Estático		
locking_status	Estado de bloqueo	113	BIT_ENUM16	2	Dinámico		
decimal_places_menu_ro	Decimales menú	109	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
linearization_type	Tipo de linealización	104	ENUM16	2	Estático	х	OOS
eop_level_evaluation	Evaluación de nivel EOP	112	ENUM16	2	Estático	х	OOS

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK
access_status_tooling	Herramienta de estado de acceso	114	ENUM16	2	Estático		
calculated_dc_status	Estado	99	UINT8	1	Dinámico		
status_up_iface_thickness	Estado personalizado del grosor de la fase superior	102	UINT8	1	Dinámico		
debug_status		107	UINT8	1	Dinámico	х	AUTO

9.6.7 Bloque de transductores de sensor de servicio

Los parámetros del bloque de transductores de **sensor de servicio** solo puede manejarlos el personal de servicios de Endress+Hauser que esté autorizado.

9.6.8 Bloque de transductores de información de servicio

Los parámetros del bloque de transductores de **información de servicio** solo puede manejarlos el personal de servicios de Endress+Hauser que esté autorizado.

9.6.9 Bloque de transductores de transferencia de datos

Los parámetros del **bloque de transductores de transferencia de datos** están descritos en GP01015F: "Levelflex FMP5x. Descripción de los parámetros del equipo. FOUNDATION Fieldbus"

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK
used_calculation	Cálculo utilizado	87	ENUM16	2	Dinámico		
bdt_cfg_rdwr_ctrl		101	UINT16	2	Estático	Х	AUTO
bdt_transferred_ctrl		102	BYTEARRAY		Estático	Х	AUTO
bdt_data_trans		103	BYTEARRAY		Estático	Х	AUTO
bdt_prepare		99	BYTEARRAY		Estático	х	AUTO
bdt_status		100	BYTEARRAY		Estático		
sw_option_active_overview	Visión general de la opción de SW activa	98	BIT_ENUM32	4	Estático		
digits_at_0_mVdB		90	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
digits_per_mVdB		91	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
actual_diagnostics	Diagnóstico real	97	UINT32	4	Estático		
electric_probe_length	Longitud de sonda eléctrica	92	FLOAT	4	Dinámico		
empty_calibration_ro	Calibración de vacío	93	FLOAT	4	Estático	Х	OOS
full_calibration_ro	Calibración de lleno	94	FLOAT	4	Estático	Х	oos
distance_unit_ro	Unidad de distancia	95	ENUM16	2	Estático	Х	OOS
operating_mode_ro	Modo operativo	88	ENUM16	2	Estático	Х	OOS
present_probe_length_ro	Longitud actual de sonda	89	FLOAT	4	Dinámico	Х	AUTO
trend_operation_hours		104	UINT32	4	Estático		
trend_package_size		105	UINT8	1	Estático	х	AUTO
trend_storage_time	Tiempo de almacenamiento de tendencia	106	UINT32	4	Estático		

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK
trend_sup_pack_size		107	UINT8	1	Estático		
gpc_mode_ro	Modo GPC	109	ENUM16	2	Estático	х	OOS
eop_level_evaluation_ro	Evaluación de nivel EOP	110	ENUM16	2	Estático	х	OOS
temperature_unit_ro	emperature_unit_ro Unidad de temperatura		ENUM16	2	Estático	х	OOS
max_trend_entries		108	UINT16	2	Estático		
line_mapping_point_number	Número de punto de mapeado lineal	126	UINT16	2	Estático	х	AUTO
line_mapping_array_x	Matriz de mapeado lineal X	127	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
line_mapping_array_y	Matriz de mapeado lineal Y	128	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
mapping_end_point_ro	Punto final de mapeado	125	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
mapping_start_point	Punto inicial de mapeado	124	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
function_block_table		143	UINT32	4	Estático		
custom_empty_value		112	FLOAT	4	Estático		
custom_full_value		113	FLOAT	4	Estático		
customized	Personalizado	121	UINT8	1	Estático		
reset_ordered_configuration	Reinicio de la configuración del pedido	122	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
empty_scale		114	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
eop_map_point_number		116	UINT16	2	Estático	х	AUTO
factory_data_valid		123	UINT8	1	Estático		
fieldbus_type	Tipo de bus de campo	144	ENUM8	1	Estático		
full_scale		115	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
init_map_point_number		117	UINT16	2	Estático	х	AUTO
max_not_assoc_track		118	UINT16	2	Estático	х	AUTO
ref_max_dist	Distancia máx. de referencia	119	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
ref_min_dist	Distancia mín. de referencia	120	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
line_mapping_accuracy	Precisión del mapeado lineal	130	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
mapping_curve_left_margin	Margen izquierdo curva de mapeado	131	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
device_calib_changed		133	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
echo_thresh_attenuat_const_ee	Constante de atenuación del umbral	134	FLOAT	4	Dinámico	х	AUTO
echo_threshold_far_ee		135	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
echo_thresh_inactive_len		137	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
echo_threshold_near_ee		136	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
present_probe_length_ee		138	FLOAT	4	Estático	х	AUTO
reset_appl_para_chg_flags		139	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
reset_dyn_persistent		140	ENUM16	2	Estático	х	AUTO
locking_status	Estado de bloqueo	142	BIT_ENUM16	2	Dinámico		
decimal_places_menu	Decimales menú	96	ENUM16	2	Estático	х	AUTO

Nombre	Etiqueta	Índice	Tipo de datos	Tamaño (bytes)	Clase de almacenamiento	Acceso de escritura	MODE_BLK
access_status_tooling	Herramienta de estado de acceso	141	ENUM16	2	Estático		
level_linearized	Nivel linealizado	147	FLOAT	4	Dinámico		
bdt_transferred_ctrl		197	UINT8	1	Estático	х	AUTO
bdt_cfg_rdwr_ctrl		196	UINT16	2	Estático	х	AUTO

9.7 Métodos

La especificación del FOUNDATION Fieldbus permite el uso de métodos para simplificar el manejo del equipo. Un método es una secuencia de pasos interactivos que se llevan a cabo en un orden específico para configurar determinadas funciones del equipo.

Los métodos disponibles para los equipos son los siguientes:

Reiniciar

Este método está situado en el bloque de recursos y se usa para configurar el parámetro **Reinicio equipo**. Reinicia los parámetros del equipo a un estado específico.

Reiniciar ENP

Este método está situado en el bloque de recursos y permite modificar los parámetros de la placa de identificación electrónica (Electronic Name Plate).

Ajustes

Este método está situado en el bloque de transductores SETUP y se usa para la configuración básica de los parámetros de medición (unidades, tipo de tanque o depósito, producto, calibración de vacío y calibración de lleno).

Linealización

Este método está situado en el bloque de transductores ADV_SETUP y permite gestionar la tabla de linealización con el objeto de convertir el nivel medido en un volumen, una masa o un caudal.


Autocomprobación

Este método está situado en el bloque de transductores EXPERT_CONFIG y se usa para ejecutar una autocomprobación del equipo.

10 Puesta en marcha usando el asistente

FieldCare y DeviceCare cuentan con un asistente que guía al usuario a lo largo de la puesta en marcha inicial.

- 1. Conecte el equipo a FieldCare o DeviceCare.
- 2. Conecte el equipo a las aplicaciones de software FieldCare o DeviceCare.
 - Se muestra el tablero de instrumentos (página de inicio) del equipo:



El botón de "Puesta en marcha" llama al asistente

- 3. Haga clic en "Puesta en marcha" para iniciar el asistente.
- 4. Introduzca el valor adecuado en cada parámetro o seleccione la opción adecuada. Estos valores quedan registrados directamente en el equipo.
- 5. Haga clic en "Siguiente" para pasar a la página siguiente.
- 6. Cuando haya pasado todas las páginas, haga clic en "Finalizar" para cerrar el asistente.
- Si interrumpe el asistente antes de introducir todos los parámetros necesarios, el equipo puede quedar en un estado indefinido. En estas situaciones, es recomendable reiniciar el equipo a los ajustes predeterminados de fábrica.

Puesta en marcha a través del menú de configuración

11.1 Instalación y comprobación de funciones


Antes de efectuar la puesta en marcha del punto de medición, compruebe que se hayan llevado a cabo las verificaciones correspondientes después de la instalación y de la conexión.

Comprobaciones tras el montaje

Comprobaciones tras la conexión

11.2 Configuración del idioma de manejo

Ajuste de fábrica: "English" o idioma pedido



■ 25 Ejemplo de indicador local

11.3 Comprobación de la distancia de referencia

Esta sección solo es aplicable al FMP54 con compensación de la fase gas (estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicaciones", opción EF o EG)

Las sondas coaxiales con compensación de la fase gas ya es encuentran calibradas a la entrega. Las sondas de varilla, en cambio, tienen que recalibrarse tras el montaje:

Tras montar la sonda de varilla en el tubo tranquilizador o la derivación, compruebe el ajuste de la distancia de referencia en estado sin presurizar y, si es necesario, corríjalo. El


nivel debe encontrarse por lo menos 200 mm por debajo de la distancia de referencia $L_{\rm ref}$ para poder obtener la máxima precisión.

Paso	Parámetro	Acción
1	Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Modo GPC	Seleccione la Opción Conectado para habilitar la compensación de la fase de gas.
2	Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Distancia de referencia actual	Compruebe si la distancia de referencia actual mostrada se corresponde con el valor nominal (300 mm o 550 mm, véase la placa de identificación). En caso afirmativo: no se requieren más acciones. En caso negativo: Prosiga con el paso 3
3	Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Distancia de referencia	Acepte el valor mostrado en el Parámetro Distancia de referencia actual. De este modo se corregirá la distancia de referencia.

Para una descripción detallada de todos los parámetros, véase:

GP01015F, "Levelflex - Descripción de parámetros del equipo - FOUNDATION Fieldbus"

11.4 Configurar la medición de nivel



A0011360

- 🗷 26 Parámetros de configuración para la medición de nivel en líquidos
- LN Longitud de la sonda
- R Punto de referencia de la medición
- D Distancia
- L Nivel
- E Calibración vacío (= punto cero)
- F Calibración lleno (= span)
- Si el valor ε_r es menor que 7 en el caso de las sondas de cable, la medición no se puede llevar a cabo en la zona del contrapeso de la sonda. En estos casos, la calibración de vacío E no debería sobrepasar LN 250 mm (LN 10 in).
- 1. Ajuste → Nombre del dispositivo
 - └ Introduzca el nombre de la etiqueta (TAG).
- 2. Para los equipos en el paquete de aplicaciones "Medición de la interfase":
 - Vaya a: Ajuste \rightarrow Modo de operación
 - Seleccione la Opción **Nivel**.
- 3. Vaya a: Ajuste → Unidad de longitud
 - Seleccione la unidad de longitud.
- 4. Vaya a: Ajuste → Tipo de tanque
 - Seleccione el tipo de depósito.
- 5. Para Parámetro **Tipo de tanque** = Bypass / tubo tranquilizador:
 - Vaya a: Ajuste → Diámetro del tubo
 - Especifique el diámetro de la derivación o del tubo tranquilizador.
- 6. Vaya a: Ajuste → Grupo de producto
 - ► Especifique el grupo de producto (**En base agua (DC >= 4)** o **Otros**)
- 7. Vaya a: Ajuste → Calibración vacío
 - Especifique la distancia de vacío E (distancia desde el punto de referencia R hasta la marca del 0 %).
- 8. Vaya a: Ajuste → Calibración lleno
 - ightharpoonup Especifique la distancia de lleno F (distancia desde la marca del 0 % hasta la marca del 100 %).

86

- 9. Vaya a: Ajuste → Nivel
 - └ Visualiza el nivel medido L.
- 10. Vaya a: Ajuste → Distancia
 - └ Visualiza la distancia D que hay entre punto de referencia R y el nivel L.
- 11. Vaya a: Ajuste → Calidad de señal
 - ► Muestra la calidad de la señal analizada (eco) reflejada por el nivel.
- 12. Configuración utilizando el indicador local:

Vaya a: Ajuste → Mapeado → Confirmación distancia


- Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar a registrar un mapa de ecos interferentes en caso necesario.
 - AVISO En el caso del FMP54 con compensación de la fase de gas (estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicación", opción EF o EG), NO se puede registrar un mapa.
- 13. Configuración utilizando software de configuración:

Vaya a: Ajuste → Confirmación distancia

- Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar a registrar un mapa de ecos interferentes en caso necesario.
 - AVISO En el caso del FMP54 con compensación de la fase de gas (estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicación", opción EF o EG), NO se puede registrar un mapa.

11.5 Configuración de la medición de la interfase

Una medición de la interfase solo es posible si el equipo dispone de la opción de software correspondiente. En la estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicaciones", opción EB "Medición de la interfase".



Parámetros de configuración para la medición de la interfase

- LN Longitud de la sonda
- R Punto de referencia de la medición
- DI Distancia de interfase (distancia desde la brida hasta el producto inferior)
- LI Interfase
- DL Distancia
- LL Nivel
- UP Grosor de la Capa Superior
- E Calibración vacío (= punto cero)
- F Calibración lleno (= span)
- 1. Vaya a: Ajuste → Nombre del dispositivo
 - └► Introduzca el nombre de la etiqueta (TAG).
- 2. Vaya a: Ajuste → Modo de operación
 - ► Seleccione la Opción **Interfase**.
- 3. Vaya a: Ajuste → Unidad de longitud
 - ► Seleccione la unidad de longitud.
- 4. Vaya a: Ajuste → Tipo de tanque
 - ► Seleccione el tipo de depósito.
- 5. Para Parámetro **Tipo de tanque** = Bypass / tubo tranquilizador:

Vaya a: Ajuste → Diámetro del tubo

- Especifique el diámetro de la derivación o del tubo tranquilizador.
- 6. Vaya a: Ajuste → Nivel del tanque
 - Especifique el nivel de llenado (**Inundado** o **Llenado parcialmente**)
- 7. Vaya a: Ajuste → Distancia a la conexión superior
 - En las derivaciones: Especifique la distancia desde el punto de referencia R hasta el borde inferior del caudal de agua de salida superior. En el resto de casos, conserve el ajuste de fábrica.
- 8. Vaya a: Ajuste → Valor CD
 - ightharpoonup Especifique la constante dieléctrica relativa (ϵ_{r}) del producto en la parte superior.

88

- 9. Vaya a: Ajuste → Calibración vacío
 - Especifique la distancia de vacío E (distancia desde el punto de referencia R hasta la marca del 0 %).
- 10. Vaya a: Ajuste → Calibración lleno
 - Especifique la distancia de lleno F (distancia desde la marca del 0 % hasta la marca del 100 %).
- 11. Vaya a: Ajuste → Nivel
 - ► Visualiza el nivel medido L_I.
- 12. Vaya a: Ajuste → Interfase
- 13. Vaya a: Ajuste → Distancia
 - ightharpoonup Visualiza la distancia D_L que hay entre el punto de referencia y el nivel L_L .
- 14. Vaya a: Ajuste → Distancia de interfase
 - └ Visualiza la distancia D_I que hay entre el punto de referencia R y la interfase L_I.
- 15. Vaya a: Ajuste → Calidad de señal
 - ► Muestra la calidad de la señal analizada (eco) reflejada por el nivel.
- 16. Configuración utilizando el indicador local:

Vaya a: Ajuste → Mapeado → Confirmación distancia

- Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar a registrar un mapa de ecos interferentes en caso necesario.
 - AVISO En el caso del FMP54 con compensación de la fase de gas (estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicación", opción EF o EG), NO se puede registrar un mapa
- 17. Mediante software de configuración (por ejemplo, FieldCare):

Vaya a: Ajuste → Confirmación distancia

Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar a registrar un mapa de ecos interferentes en caso necesario.

AVISO En el caso del FMP54 con compensación de la fase de gas (estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicación", opción EF o EG), NO se puede registrar un mapa

11.6 Grabación de la curva de eco de referencia

Tras configurar la medición, se recomienda registrar la curva envolvente actual como curva de eco de referencia. De este modo, podrá utilizarse posteriormente con fines de diagnóstico. El Parámetro **Guardar curva de referencia** se usa para registrar la curva envolvente.

Ruta en el menú

Experto \rightarrow Diagnóstico \rightarrow Diagnósticos con curvas envolventes \rightarrow Guardar curva de referencia

Significado de las opciones

- No
 - Ninguna acción
- Sí

La curva envolvente actual se quarda como curva de referencia.

- En los equipos suministrados con la versión de software 01.00.zz, este submenú solo es visible para el rol de usuario de "Personal de servicio".
- La curva de eco de referencia solo se puede visualizar en el diagrama de curva envolvente de FieldCare después de cargarla desde el equipo en FieldCare. Para ello se usa la función "Cargar curva de referencia" de FieldCare.



🛮 28 Función "Cargar curva de referencia"

11.7 Configuración del indicador local

11.7.1 Ajuste de fábrica del indicador local para mediciones de nivel

Parámetro	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 1 salida de corriente	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 2 salidas de corriente
Formato visualización	1 valor grande	1 valor grande
1er valor visualización	Nivel linealizado	Nivel linealizado
2er valor visualización	Distancia	Distancia
3er valor visualización	Salida de corriente 1	Salida de corriente 1
4er valor visualización	Ninguno	Salida de corriente 2

11.7.2 Ajuste de fábrica del indicador local para mediciones de la interfase

Parámetro	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 1 salida de corriente	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 2 salidas de corriente
Formato visualización	1 valor grande	1 valor grande
1er valor visualización	Interfase linealizada	Interfase linealizada
2er valor visualización	Nivel linealizado	Nivel linealizado
3er valor visualización	Grosor de la Capa Superior	Salida de corriente 1
4er valor visualización	Salida de corriente 1	Salida de corriente 2

11.7.3 Ajuste del indicador local

El indicador local puede ajustarse en el siguiente submenú: Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización

11.8 Gestión de la configuración

Tras la puesta en marcha puede guardar la configuración actual del equipo, copiarla en otro punto de medición o restablecer la anterior configuración del equipo. Para ello puede usar el Parámetro **Control de configuración** y las opciones disponibles.

Ruta en el menú

Ajuste → Ajuste avanzado → Configuración Backup Indicador → Control de configuración

Significado de las opciones

Cancelar

No se ejecuta ninguna acción y el usuario sale del parámetro.

Ejecutar copia

Se guardará una copia de seguridad de la configuración actual del equipo desde el HistoROM (integrado en el mismo) en el módulo indicador de este.

Restablecer

La última copia de seguridad de la configuración del equipo se copia del módulo indicador al HistoROM del equipo.

Duplicar

La configuración del transmisor del equipo se duplica en otro equipo mediante el módulo indicador. Los siguientes parámetros, que caracterizan el punto de medición individual, **no** se transfieren:

Tipo producto

Comparar

Se compara la configuración del equipo guardada en el módulo indicador con la configuración actual del equipo presente en el HistoROM. El resultado de esta comparación se muestra en el Parámetro **Comparación resultado**.

Borrar datos backup

La copia de seguridad de la configuración del equipo es eliminada del módulo indicador del equipo.

- Mientras esta acción está en curso, la configuración no se puede editar mediante el indicador local y en el indicador aparece un mensaje sobre el estado de procesamiento.
- Si se usa la Opción **Restablecer** para restablecer en un equipo distinto del original una copia de seguridad existente, en algunos casos puede ocurrir que ciertas funciones del equipo individual no estén disponibles. En algunos casos tampoco es posible restaurar el estado original reiniciando al estado "Estado de entrega".

Para copiar la configuración en otro equipo siempre se debe usar la Opción **Duplicar**.

11.9 Protección de los ajustes contra el acceso no autorizado

La configuración puede protegerse de dos formas distintas contra cualquier acceso no autorizado:

- Bloqueo mediante parámetros (bloqueo por software)
- Bloqueo mediante microinterruptor de protección contra escritura (bloqueo por hardware)

Puesta en marcha (configuración basada en bloques)

12.1 Instalación y comprobación de funciones

Antes de efectuar la puesta en marcha del punto de medición, compruebe que se hayan llevado a cabo las verificaciones correspondientes después de la instalación y de la conexión.

- Comprobaciones tras el montaje
- Comprobaciones tras la conexión

12.2 Configuración de los bloques

12.2.1 Preliminares

- 1. Encienda el instrumento de medición.
- 2. Poner una observación sobre **DEVICE ID**.
- 3. Abra el programa de configuración.
- 4. Cargue los Cff y los ficheros de descripción del equipo en el sistema host o el programa de configuración. Compruebe que los ficheros del sistema que está usando sean los correctos.
- 5. Identifique el equipo usando el **DEVICE_ID** (véase el punto 2). En el parámetro **Pd-tag/FF_PD_TAG** especifique el nombre de etiqueta que desee para el equipo.

12.2.2 Configuración del bloque de recursos

- 1. Abra el bloque de recursos.
- 2. Si es necesario, deshabilite el bloqueo del manejo del equipo.
- 3. Si es necesario, cambie el nombre del bloque. Ajuste de fábrica: RS-xxxxxxxxx (RB2)
- 4. Si es necesario, asigne una descripción al bloque mediante el parámetro **Descripción** de la etiqueta (TAG)/TAG_DESC.
- 5. Si es necesario, modifique otros parámetros según se requiera.

12.2.3 Configuración de los bloques de transductores

Los módulos de medición e indicación se configuran desde los bloques transductores. El procedimiento básico es el mismo para todos los bloques transductores:

- 1. Si es necesario, cambie el nombre del bloque.
- 2. Fijar el modo de bloque en **OOS** mediante la opción **TARGET** del parámetro **Modo Bloque/MODE_BLK**.
- 3. Configure el equipo conforme a la tarea de medición.
- 4. Fijar el modo de bloque en **Auto** mediante la opción **TARGET** del parámetro **Modo Bloque/MODE_BLK**.
- Para que el instrumento de medición funcione correctamente, el modo de bloque se debe ajustar a **Auto**.

12.2.4 Configuración de los bloques de entrada analógica

El equipo presenta 2 bloques de entrada analógica que se pueden asignar a las diferentes variables del proceso según convenga.

Ajuste de fábrica		
Bloque de entrada analógica	CHANNEL	
AI 1	32949: Nivel linealizado	
AI 2	32856: Distancia	

- 1. Si es necesario, cambie el nombre del bloque.
- 2. Fijar el modo de bloque en OOS mediante la opción TARGET del parámetro Modo Bloque/MODE_BLK.
- 4. A través del parámetro Escala del transductor/XD_SCALE, seleccione la unidad deseada y el rango de entrada del bloque para la variable de proceso → 93. Compruebe que la unidad seleccionada sea apropiada para la variable de proceso seleccionada. Si la variable del proceso y la unidad no concuerdan, el parámetro Error de bloque/BLOCK_ERR informa de un error de configuración de bloque y el modo de bloque no se puede ajustar a Auto.
- 5. Seleccione desde el parámetro **Tipo de linealización / L_TYPE** el tipo de linealización para la variable de entrada (ajuste de fábrica: **Directo**). En el modo de linealización **Direct**, los ajustes para los parámetros **Transducer scale/XD_SCALE** y **Output scale/OUT_SCALE** han de ser idénticos. Si los valores no se corresponden con las unidades, el parámetro **Error de bloque/BLOCK_ERR** informa de un **error de configuración de bloque** y el modo de bloque no se puede ajustar a **Auto**.
- 6. Introduzca los mensajes de alarma y de alarma crítica mediante los parámetros Límite alto Alto/HI_LIM, Límite alto/HI_LIM, Límite bajo bajo/LO_LO_LIM y Límite bajo/LO_LIM. Los valores límite introducidos deben estar dentro del rango de valores especificado para el parámetro Escala de salida/OUT_SCALE→


 93.
- 7. Especifique las prioridades en los parámetros **Prioridad para el límite de alarma** superior / HI_HI_PRI, Prioridad para el aviso temprano por valor de alarma superior / HI_PRI, Prioridad para el valor de alarma inferior / LO_LO_PRI y Prioridad para el aviso temprano por valor de alarma inferior / LO_PRI. El informe al sistema host de campo sucede únicamente en alarmas con una prioridad superior a 2.
- 8. Fijar el modo de bloque en Auto mediante la opción TARGET del parámetro Modo Bloque/MODE_BLK. Para ello, el bloque de recursos también debe estar ajustado al modo de bloque Auto.

12.2.5 Configuración adicional

- 1. Enlace los bloques de funciones y los bloques de salida.
- 2. Tras especificar los LAS activos, descargue en el equipo de campo todos los datos y parámetros.

12.3 Escalado del valor medido en un bloque de AI

El valor medido se puede escalar si en el bloque de entrada analógica se ha seleccionado el tipo de linealización **L_TYPE** = **Indirecta**. **XD_SCALE** define el rango de valores de entrada con los elementos **EU_0** y **EU_100**. Este se mapea de modo lineal hasta el rango de salida, definido mediante el parámetro **OUT_SCALE** también con los elementos **EU_0** y **EU_100**.



🖻 29 🛮 Escalado del valor medido en un bloque de AI

- Si se ha seleccionado el modo**Directo** en el parámetro **L_TYPE**, no es posible cambiar los valores no las unidades para **XD_SCALE** y **OUT_SCALE**.
 - Los parámetros L_TYPE, XD_SCALE y OUT_SCALE solo se pueden modificar en el modo de bloque OOS.

12.4 Selección de idioma

Paso	Bloque	Parámetro	Acción
1	DISPLAY (TRDDISP)	Idioma (language)	Seleccione el idioma ¹⁾ .
			Selección: 32805: Árabe 32824: Chino 32842: Checo 32881: Neerlandés 32888: Inglés 32917: Francés 32920: Alemán 32945: Italiano 32946: Japonés 32948: Coreano 33026: Polaco 33027: Portugués 33062: Ruso 33083: Español 33103: Tailandés 33120: Vietnamita 33155: Indonesio 33166: Turco

Cuando se cursa el pedido de un equipo, se define el conjunto de idiomas disponibles. Consulte la estructura de pedido del producto, característica 500 "Idioma adicional de manejo".

12.5 Comprobación de la distancia de referencia

Esta sección solo es aplicable al FMP54 con compensación de la fase gas (estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicaciones", opción EF o EG)

Las sondas coaxiales con compensación de la fase gas ya es encuentran calibradas a la entrega. Las sondas de varilla, en cambio, tienen que recalibrarse tras el montaje:

Tras montar la sonda de varilla en el tubo tranquilizador o la derivación, compruebe el ajuste de la distancia de referencia en estado sin presurizar y, si es necesario, corríjalo. El

nivel debe encontrarse por lo menos 200 mm por debajo de la distancia de referencia $L_{\rm ref}$ para poder obtener la máxima precisión.


Paso	Bloque	Parámetro	Acción
1	EXPERT_CONFIG (TRDEXP)	Modo GPC (gpc_mode)	Seleccione la opción On (33006) para activar la compensación de la fase de gas.
2	EXPERT_CONFIG (TRDEXP)	Distancia de referencia actual (present_reference_distance)	Compruebe si la distancia de referencia actual mostrada se corresponde con el valor nominal (300 mm o 550 mm, véase la placa de identificación). En caso afirmativo: no se requieren más acciones. En caso negativo: Prosiga con el paso 3
3	EXPERT_CONFIG (TRDEXP)	Distancia de referencia (reference_distance)	Adopte el valor mostrado en "Distancia de referencia actual (presente_reference_di stance" para el parámetro "Distancia de referencia (reference_distance)".

Para una descripción detallada de todos los parámetros, véase:

GP01015F, "Levelflex - Descripción de parámetros del equipo - FOUNDATION Fieldbus"

12.6 Configurar la medición de nivel

El método de **Ajuste** también se puede usar para configurar la medición. Este método se llama desde el bloque de transductores SETUP (TRDSUP).



30 Parámetros de configuración para la medición de nivel en líquidos

 $LN = Longitud \ de \ la \ sonda$ $R = Punto \ de \ referencia \ de \ la \ medición$ D = Distancia $E = Calibración \ de \ vacío \ (= punto \ cero)$ L = Nivel $F = Calibración \ de \ lleno \ (= span)$

Si el valor de la CD es menor de 7 en el caso de las sondas de cable, la medición en la zona del contrapeso de la sonda no resulta posible. En estos casos, la calibración de vacío E no debería sobrepasar LN - 250 mm (LN - 10 in).


Paso	Bloque	Parámetro	Acción
1	SETUP (TRDSUP)	Unidad de distancia (distance_unit)	Seleccione la unidad de longitud. Selección: 1010: m 1013: mm 1018: in 1019: ft
2	SETUP (TRDSUP)	Modo operativo (operating_mode) 1)	Seleccione 32949: Nivel .
3	SETUP (TRDSUP)	Tipo de depósito (tank_type)	Seleccione el tipo de depósito. Selección: 32816: Derivación/tubo tranquilizador 33288: Metálico 33302: Coaxial 33432: Cable doble 33433: Varilla doble 33437: Disco metálico de centrado del cable 33438: Disco metálico de centrado de la varilla 33441: No metálico 33444: Montado en el exterior
4	SETUP (TRDSUP)	Diámetro de tubo (tube_diameter) ²⁾	Especifique el diámetro de la derivación o del tubo tranquilizador.

Paso	Bloque	Parámetro	Acción
5	SETUP (TRDSUP)	Grupo producto (medium_group)	Especifique el grupo de producto. Selección: Otros (CD > 1,9) 3) A base de agua (CD > 4)
6	SETUP (TRDSUP)	Calibración de vacío (empty_calibration)	Especifique la distancia de vacío E (distancia desde el punto de referencia R hasta la marca del 0 %).
7	SETUP (TRDSUP)	Calibración de lleno (full_calibration)	Especifique la distancia de lleno F (distancia desde la marca del 0 % hasta la marca del 100 %).
8	SETUP (TRDSUP)	Nivel (level)	Visualiza el nivel medido L.
9	SETUP (TRDSUP)	Distancia (filtered_dist_val)	Visualiza la distancia D que hay entre punto de referencia R y el nivel L.
10	SETUP (TRDSUP)	Calidad de señal (signal_quality)	Muestra la calidad de la señal analizada (eco) reflejada por el nivel.
11	SETUP (TRDSUP)	Confirmación distancia (confirm_distance)	Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar a registrar un mapa de ecos interferentes.
			Selección: 179: Mapa manual 32847: Borrar todo 32859: Distancia correcta 32860: Distancia demasiado grande 32861: Distancia demasiado pequeña 32862: Distancia desconocida 33100: Depósito vacío

- 1) Disponible únicamente para equipos con el paquete de aplicación "Medición de la interfase"
- 2) Disponible únicamente para sondas recubiertas y "Tipo de depósito" = "Derivación/tubo tranquilizador"
- 3) Si es necesario, también se pueden introducir valores inferiores de la CD en el parámetro "Valor de la CD (dc_value)". No obstante, si el valor de la CD es < 1,6, el rango de medición se puede reducir; para obtener más detalles, póngase en contacto con Endress+Hauser.

12.7 Configuración de la medición de la interfase

- Una medición de la interfase solo es posible si el equipo dispone de la opción de software correspondiente. En la estructura de pedido del producto: característica 540 "Paquete de aplicaciones", opción EB "Medición de la interfase".
- El método de **Ajuste** también se puede usar para configurar la medición. Este método se llama desde el bloque de transductores SETUP (TRDSUP).



🖪 31 🛮 Parámetros de configuración para la medición de la interfase

R = Punto de referencia de la medición

 D_I = Distancia interfase (distancia de la brida a DC_2)

E = Calibración de vacío (= punto cero)

 L_I = Nivel de la interfase

F = Calibración de lleno (= span)

 D_L = Distancia de nivel total

LN = Longitud de la sonda

 $L_L = Nivel total$

 $UP = Espesor \ del \ producto \ superior$

Paso	Bloque	Parámetro	Acción
1	SETUP (TRDSUP)	Unidad de distancia (distance_unit)	Seleccione la unidad de longitud. Selección: 1010: m 1013: mm 1018: in 1019: ft
2	SETUP (TRDSUP)	Modo operativo (operating_mode) 1)	Seleccione 32938: Interfase .
3	SETUP (TRDSUP)	Tipo de depósito (tank_type)	Seleccione el tipo de depósito. Selección: 32816: Derivación/tubo tranquilizador 33288: Metálico 33302: Coaxial 33432: Cable doble 33433: Varilla doble 33437: Disco metálico de centrado del cable 33438: Disco metálico de centrado de la varilla 33441: No metálico 33444: Montado en el exterior
4	SETUP (TRDSUP)	Diámetro de tubo (tube_diameter) 2)	Especifique el diámetro de la derivación o del tubo tranquilizador.
5	SETUP (TRDSUP)	Nivel de depósito (tank_level)	Seleccione el nivel del depósito. Selección: 32919: Inundado totalmente (típico para mediciones de derivación) 33021: Llenado parcialmente (típico para mediciones directamente en el depósito)

Paso	Bloque	Parámetro	Acción			
6	SETUP (TRDSUP)	Distancia a la conexión superior (distance_to_upper_connection)	 Para mediciones en derivaciones, introduzca la distancia del punto de referencia R al borde inferior de la conexión superior. De lo contrario, mantenga el ajuste de fábrica. 			
7	SETUP (TRDSUP)	Valor de la CD (dc_value)	Especifique la constante dieléctrica del producto superior.			
8	SETUP (TRDSUP)	Calibración de vacío (empty_calibration)	Especifique la distancia de vacío E (distancia desde el punto de referencia R hasta la marca del 0 %).			
9	SETUP (TRDSUP)	Calibración de lleno (full_calibration)	Especifique la distancia de lleno F (distancia desde la marca del 0 % hasta la marca del 100 %).			
10	SETUP (TRDSUP)	Nivel (level)	Visualiza el nivel medido L.			
11	SETUP (TRDSUP)	Interfase (interface)	Visualiza la altura $L_{\rm I}$ de la interfase.			
12	SETUP (TRDSUP)	Distancia (filtered_dist_val)	Visualiza la distancia D que hay entre punto de referencia R y el nivel L.			
13	SETUP (TRDSUP)	Distancia de interfase (interface_distance)	Visualiza la distancia $D_{\rm I}$ que hay entre el punto de referencia R y la interfase $L_{\rm I}$.			
14	SETUP (TRDSUP)	Calidad de señal (signal_quality)	Muestra la calidad de la señal analizada (eco) reflejada por el nivel.			
15	SETUP (TRDSUP)	Confirmación distancia (confirm_distance)	Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar a registrar un mapa de ecos interferentes.			
			Selección: 179: Mapa manual 32847: Borrar todo 32859: Distancia correcta 32860: Distancia demasiado grande 32861: Distancia demasiado pequeña 32862: Distancia desconocida 33100: Depósito vacío			

- 1) Disponible únicamente para equipos con el paquete de aplicación "Medición de la interfase"
- 2) Disponible únicamente para sondas recubiertas y "Tipo de depósito" = "Derivación/tubo tranquilizador"

12.8 Configuración del indicador local

12.8.1 Ajuste de fábrica del indicador local para mediciones de nivel

Parámetro	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 1 salida de corriente	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 2 salidas de corriente		
Formato de indicación	1 valor, tamaño máximo	1 valor, tamaño máximo		
Valor 1 de indicación	Nivel linealizado	Nivel linealizado		
Valor 2 de indicación	Distancia	Distancia		
Valor 3 de indicación	Salida de corriente 1	Salida de corriente 1		
Valor 4 de indicación	Ninguno	Salida de corriente 2		

El indicador local se puede ajustar en el bloque de transductores **DISPLAY (TRDDISP)**.

12.8.2 Ajuste de fábrica del indicador local para mediciones de la interfase

Parámetro	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 1 salida de corriente	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 2 salidas de corriente				
Formato de indicación	1 valor, tamaño máximo	1 valor, tamaño máximo				
Valor 1 de indicación	Interfase	Interfase				
Valor 2 de indicación	Nivel linealizado	Nivel linealizado				
Valor 3 de indicación	Grosor de la interfase superior	Salida de corriente 1				
Valor 4 de indicación	Salida de corriente 1	Salida de corriente 2				

El indicador local se puede ajustar en el bloque de transductores **DISPLAY (TRDDISP)**.

12.9 Gestión de la configuración

Tras la puesta en marcha puede guardar la configuración actual del equipo, copiarla en otro punto de medición o restablecer la anterior configuración del equipo. Para ello puede usar el parámetro **Gestión de la configuración** y las opciones disponibles.

Ruta en el menú

Configuración \Rightarrow Configuración avanzada \Rightarrow Conf. copia seguridad indicador \Rightarrow Configuración gestión

Configuración de bloque Bloque: DISPLAY (TRDDISP)

Parámetro Gestión de la configuración (configuration_management)

Funciones de las opciones del parámetro

Opciones	Descripción					
33097: Ejecutar copia seguridad	Una copia de seguridad de la configuración actual del equipo disponible en el HistoROM se guarda en el módulo indicador del equipo. La copia de seguridad incluye los datos del transmisor del equipo.					
33057: Restablecer	La última copia de seguridad de la configuración del equipo se copia del módulo indicador al HistoROM del equipo. La copia de seguridad incluye los datos del transmisor del equipo.					
33838: Duplicar	La configuración del transmisor de otro equipo se duplica en el equipo usando el módulo indicador.					
265: Comparar	Se compara la configuración del equipo guardada en el módulo indicador con la configuración actual del equipo presente en el HistoROM.					
32848: Borrar datos de la copia de seguridad	La copia de seguridad de la configuración del equipo es eliminada del módulo indicador del equipo.					

HistoROM


Una HistoROM es una memoria del equipo de tipo "no volátil" implementada en forma de una EEPROM.

- Mientras esta acción está en curso, la configuración no se puede editar mediante el indicador local y en el indicador aparece un mensaje sobre el estado de procesamiento.
- En el caso de los equipos con comunicación FOUNDATION Fieldbus, el parámetro "PD-Tag" también se transmite cuando se duplica la configuración de los parámetros. Si es necesario, modifique este parámetro con el valor requerido tras la duplicación del conjunto.

12.10 Configuración del comportamiento de los eventos según la especificación FOUNDATION Fieldbus FF912

El equipo cumple la especificación FOUNDATION Fieldbus FF912. Esto significa, entre otras cosas, que:

- La categoría de diagnóstico según la Recomendación NAMUR NE107 se transmite por el bus de campo en un formato que es independiente del fabricante:
 - F: Fallo
 - C: Comprobación de funciones
 - S: Fuera de especificación
 - M: Requiere mantenimiento
- El usuario puede ajustar la categoría de diagnóstico de los grupos de eventos predefinidos según los requisitos de la aplicación específica.
- Algunos eventos se pueden separar del grupo y atenderse individualmente:
 - 941: Eco perdido
 - 942: En distancia de seguridad
- Junto con el mensaje de evento, a través del bus de campo se transmiten medidas correctivas e información adicional.
- Los mensajes de diagnóstico según FF912 solo están disponibles en el host si la opción **Compatibilidad multibit** ha sido activada en el parámetro **FEATURE_SEL** del bloque de recursos. Por motivos de compatibilidad, esta opción **no** está activada en el estado de entrega:



12.10.1 Grupos de eventos

Los mensajes de diagnóstico se clasifican en 16 grupos diferentes según la **fuente** y la **gravedad** del evento correspondiente. A cada grupo se le asigna una **categoría de**

diagnóstico predeterminada. Cada grupo se representa asimismo mediante un bit de los parámetros asignación.

Gravedad del evento	Categoría de diagnóstico predeterminada	Origen evento	Bit	Eventos dentro de este grupo
Gravedad máxima	Fallo (F)	Sensor	31	 F003: Detectada sonda rota F046: Detectadas adherencias F083: Contenido de la memoria F104: Cable HF F105: Cable HF F106: Sensor
		Sistema electrónico	30	■ F242: Software incompatible ■ F252: Módulo incompatible ■ F261: Módulo del sistema electrónico ■ F262: Conexión de módulo ■ F270: Fallo del sistema electrónico principal ■ F271: Fallo del sistema electrónico principal ■ F272: Fallo del sistema electrónico principal ■ F273: Fallo del sistema electrónico principal ■ F273: Fallo del sistema electrónico principal ■ F275: Fallo módulo E/S ■ F276: Fallo módulo E/S ■ F282: Memoria de datos ■ F283: Contenido de la memoria ■ F311: Contenido de la memoria
		Configuración	29	 F410: Transferencia de datos F411: Carga/descarga F435: Linealización F437: Configuración incompatible
		Proceso	28	 F803: Lazo de corriente 1 F825: Temperatura de funcionamiento F936: Interferencia de compatibilidad electromagnética (EMC) F941: Pérdida de eco 1) F970: Linealización

1) Este evento se puede eliminar del grupo con el fin de definir su comportamiento individualmente; véase la sección "Área configurable".

Gravedad del evento	Categoría de diagnóstico predeterminada	Origen evento	Bit	Eventos dentro de este grupo
Gravedad alta	Comprobación de funciones	Sensor	27	No se usa en Levelflex
	(C)	Sistema electrónico	26	No se usa en Levelflex
		Configuración	25	 C411: Carga/descarga C431: Compensación C484: Simulación de modo de fallo C485: Simulación del valor medido C491: Simulación de salida de corriente C585: Simulación de distancia
		Proceso	24	No se usa en Levelflex

102

Gravedad del evento	Categoría de diagnóstico predeterminada	Origen evento	Bit	Eventos dentro de este grupo
Gravedad baja	Fuera de especificación (S)	Sensor	23	No se usa en Levelflex
		Sistema electrónico	22	No se usa en Levelflex
		Configuración	21	S441: Salida de corriente 1
		Proceso	20	 S801: Energía demasiado baja S825: Temperatura de funcionamiento S921: Cambio de referencia S942: En distancia de seguridad ¹⁾. S943: En distancia de bloqueo S944: Rango de nivel S968: Nivel limitado

1) Este evento se puede eliminar del grupo y tratarse individualmente; véase la sección "Área configurable"

Gravedad del evento	Categoría de diagnóstico predeterminada	Origen evento	Bit	Eventos dentro de este grupo
Gravedad mínima	Requiere mantenimiento	Sensor	19	No se usa en Levelflex
	(M)	Sistema electrónico	18	 M270: Fallo del sistema electrónico principal M272: Fallo del sistema electrónico principal M311: Contenido de la memoria
		Configuración	17	M438: Juego de datos
		Proceso	16	M801: Lazo de corriente 1

12.10.2 Parámetros de asignación

La asignación de categorías de evento a grupos de eventos se realiza mediante cuatro parámetros de asignación. Se encuentran en el bloque **RESOURCE** (**RB2**):

- FD FAIL MAP: Para la categoría de evento Fallo (F)
- FD CHECK MAP: Para la categoría de evento Comprobación de funciones (C)
- FD_OFFSPEC_MAP: Para la categoría de evento Fuera de especificación (S)
- FD_MAINT_MAP: Para la categoría de evento Requiere mantenimiento (M)

Cada uno de estos parámetros se compone de 32 bits que representan lo siguiente:

- Bit 0: Reservado por Fieldbus Foundation
- **Bits 1 a 15:** Área configurable; aquí se pueden asignar ciertos eventos de diagnóstico predefinidos con independencia del grupo de eventos al que pertenezcan. En este caso, se retiran de su grupo y su comportamiento se puede configurar individualmente. Con Levelflex, los parámetros siguientes se pueden asignar al área configurable:
 - 941: Eco perdido
 - 942: En distancia de seguridad
- **Bits 16 a 31**: Área estándar; estos bits están asignados de manera permanente a los grupos de eventos. Si el bit está ajustado a **1**, este grupo de eventos se asigna a la categoría del evento respectivo.

En la tabla siguiente se representa el ajuste predeterminado de los parámetros de asignación. En el ajuste predeterminado, existe una clara relación entre la gravedad del evento y la categoría del evento (es decir, su parámetro de asignación).

Ajuste predeterminado de los parámetros de asignación

		Área estándar										Área configurable					
Gravedad del evento	Gravedad máxima			Gravedad alta				Gravedad baja			Gravedad mínima						
Fuente del evento 1)	S	Е	С	P	S	Е	С	P	S	Е	С	P	S	Е	С	P	
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15 1
FD_FAIL_MAP	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD_CHECK_MAP	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD_OFFSPEC_MAP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
FD_MAINT_MAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0


1) S: Sensor; E: Sistema electrónico; C: Configuración; P: Proceso

Para cambiar el comportamiento diagnóstico de un grupo de eventos, proceda del siguiente modo:

- 1. Abra los parámetros de asignación a los que el grupo está asignado actualmente.
- 2. Modifique el bit del grupo de eventos de **1** a **0**. En caso de configuración a través de FieldCare, esta operación se lleva a cabo desactivando la casilla de selección correspondiente (véase el ejemplo siguiente).
- 3. Abra el parámetro de asignación al que debe asignarse el grupo.
- 4. Modifique el bit del grupo de eventos de **0** a **1**. En caso de configuración a través de FieldCare, esta operación se lleva a cabo activando la casilla de selección correspondiente (véase el ejemplo siquiente).

Ejemplo

El grupo **Severidad máxima/error de configuración** contiene los mensajes **410**: **Transferencia de datos**, **411**: **Carga/descarga**, **435**: **Linealización** y **437**: **Configuración incompatible**. Estos mensajes ya no se tienen que clasificar como **Fallo (F)**, sino como **Comprobación de funciones (C)**.



Use la ventana de navegación de FieldCare para ir a la pantalla siguiente: **Experto** → **Comunicación** → **Diagnóstico** de campo → **Habilitar** detección de alarma.

2.	Fail Map:	Configurable Area Bit 1	Check Map:	Configurable Area Bit 1
		Configurable Area Bit 2		Configurable Area Bit 2
		Configurable Area Bit 3		Configurable Area Bit 3
		Configurable Area Bit 4		Configurable Area Bit 4
		Configurable Area Bit 5		Configurable Area Bit 5
		Configurable Area Bit 6		Configurable Area Bit 6
		Configurable Area Bit 7		Configurable Area Bit 7
		Configurable Area Bit 8		Configurable Area Bit 8
		Configurable Area Bit 9		Configurable Area Bit 9
		Configurable Area Bit 10		Configurable Area Bit 10
		Configurable Area Bit 11		Configurable Area Bit 11
		Configurable Area Bit 12		Configurable Area Bit 12
		Configurable Area Bit 13		Configurable Area Bit 13
		Configurable Area Bit 14		Configurable Area Bit 14
		Configurable Area Bit 15		Configurable Area Bit 15
		Process Lowest severity		Process Lowest severity
		Configuration Lowest severity		Configuration Lowest severity
		Electronic Lowest severity		Electronic Lowest severity
		Sensor Lowest severity		Sensor Lowest severity
		Process Low severity		Process Low severity
		Configuration Low severity		Configuration Low severity
		Electronic Low severity		Electronic Low severity
		Sensor Low severity		Sensor Low severity
		Process High severity		✓ Process High severity
		Configuration High severity		Configuration High severity
		Electronic High severity		☑ Electronic High severity
		Sensor High severity		Sensor High severity
	٨	Process Highest severity	P	Process Highest severity
	A	Configuration Highest severity	Ъ	Configuration Highest severity
		✓ Electronic Highest severity		Electronic Highest severity
		Sensor Highest severity		Sensor Highest severity

■ 32 Estado predeterminado de las columnas "Fallo mapa" y "Comprobación mapa"

Busque el grupo **Configuración de la severidad máxima** en la columna **Fallo mapa** y desactive la casilla de selección asociada (A). Active la casilla de selección correspondiente en la columna **Comprobación mapa** (B). Recuerde pulsar la tecla Intro después de cada cambio para confirmarlo.



■ 33 Columnas "Fallo mapa" y "Comprobación mapa" después de la modificación

- Compruebe que el bit correspondiente esté activado en al menos uno de los parámetros de asignación para cada grupo de eventos. De lo contrario, no se transmite a través del bus ninguna categoría de evento junto con el evento. En consecuencia, el sistema de control no reconoce el mensaje.
- La pantalla de FieldCare **Habilitar detección de alarma** se usa para configurar la detección eventos de diagnóstico, pero no la transmisión de mensajes de evento al bus. Esto último se configura en la pantalla **Habilitar difusión de alarma**, que se funcionar exactamente igual que la pantalla **Habilitar detección de alarma**. La información de estado solo se transmite por el bus si el bloque de recursos se encuentra en el modo **Auto**.

12.10.3 Área configurable


Se puede definir individualmente una categoría de evento para los eventos siguientes, con independencia del grupo de eventos al que pertenezcan de manera predeterminada:

- **F941**: Eco perdido
- **S942:** En distancia de seguridad

Antes de cambiar la categoría de evento se debe asignar el evento a uno de los bits 1 a 15. Esta operación se lleva a cabo a través de los parámetros **FF912 ConfigArea_1** a **FF912ConfigArea_15** del bloque **DIAGNOSTIC (TRDDIAG)**. Acto seguido, el bit correspondiente se puede pasar de **0** a **1** en el parámetro de asignación deseado.

Ejemplo

El error **942** "En distancia de seguridad" ya no se debe categorizar como Fuera de especificación (S), sino como Comprobación de funciones (C).



Use la ventana de navegación de FieldCare para ir a la pantalla siguiente: **Experto** → **Comunicación** → **Diagnóstico** de campo → **Habilitar** detección de alarma.




De manera predeterminada, todos los **Bits de área configurable** están ajustados a **No se usa**.



Seleccione uno de estos bits (en el ejemplo: **Bit de área configurable 1**) y en la lista de selección asociada seleccione **En distancia de seguridad**. Pulse la tecla Intro para confirmar la selección.

106




Vaya a la columna **Mapa fuera de especificaciones** y active la casilla de selección del bit respectivo (en el ejemplo: **Bit de área configurable 1**). Pulse la tecla Intro para confirmar la entrada.

Una modificación en la categoría de error de **En distancia de seguridad** no afecta a un error que ya esté presente. La categoría nueva solo se asigna si este error vuelve a ocurrir después de hacer el cambio.

12.10.4 Transmisión de mensajes de evento al bus

Prioridad del evento

Los mensajes de evento solo se transmiten al bus si su prioridad está entre 2 y 15. Los eventos de prioridad 1 se muestran pero no se transmiten por el bus. Los eventos de prioridad 0 se ignoran. De manera predeterminada, la prioridad es 0 para todos los eventos. La prioridad se puede ajustar individualmente para parámetro de la asignación. Esta operación se lleva a cabo a través de los cuatro parámetros siguientes del bloque de recursos:



Supresión de eventos individuales

Es posible suprimir determinados eventos durante la transmisión a través del bus utilizando una máscara. Si bien estos eventos seguirán visualizándose, ya no se transmitirán a través del bus. En FieldCare, esta máscara se puede encontrar en **Experto → Comunicación → Diagnóstico de campo → Habilitar difusión de alarma**. La máscara es una máscara de selección negativa, es decir, si se selecciona un campo, la información de diagnóstico asociada **no** se transmite por el bus.

12.11 Protección de los ajustes contra el acceso no autorizado

Los ajustes se pueden proteger contra el acceso no autorizado de las maneras siquientes:

- Bloqueo mediante microinterruptor de protección contra escritura (bloqueo por hardware)
- Bloqueo mediante el menú de configuración (bloqueo por software)
- Bloqueo mediante operación de bloque:

 - Bloque: INDICADOR (TRDDISP); parámetro: Definir código de acceso
 Bloque: CONFIG_EXPERT (TRDEXP); parámetro: Introducir el código de acceso

13 Diagnóstico y localización y resolución de fallos

13.1 Localización y resolución de fallos en general

13.1.1 Errores generales

Error	Causa posible	Solución	
El equipo no responde.	Tensión de alimentación sin conectar.	Conecte la tensión correcta.	
	Los cables no hacen buen contacto con los terminales.	Asegure el contacto eléctrico entre el cable y el terminal.	
No se visualizan valores en el indicador	El ajuste de contraste es demasiado bajo o demasiado alto.	 Aumente el contraste pulsando simultáneamente y E. Disminuya el contraste pulsando simultáneamente y E. 	
	El conector del cable del indicador no está bien conectado.	Conecte correctamente el conector.	
	El indicador es defectuoso.	Sustituya el indicador.	
"Error de comunicaciones" aparece	Interferencias electromagnéticas	Revise la puesta a tierra del equipo.	
en el visualizador cuando se inicia el equipo o conecta el visualizador.	Rotura del cable o del conector del indicador.	Sustituya el indicador.	
La duplicación de parámetros mediante indicador de un equipo a otro no funciona. Solo están disponibles las opciones "Guardar" y "Cancelar".	El indicador con copia de seguridad no se detecta si previamente no se ha realizado una copia de seguridad en el nuevo equipo.	Conecte el indicador (con copia de seguridad) y reinicie el equipo.	
La comunicación CDI no funciona.	Configuración errónea del puerto COM en el ordenador.	Revise la configuración del puerto COM en el ordenador y modifíquela si es necesario.	
El equipo no mide correctamente.	Error de configuración de parámetros	Compruebe y corrija la configuración de los parámetros.	

13.1.2 Errores de configuración de parámetros

Errores de configuración de parámetros para mediciones de nivel

Error	Causa posible	Solución	
Valor medido incorrecto	Si la distancia medida (Ajuste → Distancia) concuerda con la distancia real: Error de calibración	 Compruebe el Parámetro Calibración vacío (→ ≧ 151) y corríjalo en caso necesario. Compruebe el Parámetro Calibración Ileno (→ ≧ 152) y corríjalo en caso necesario. Compruebe la linealización y corríjala en caso necesario (Submenú Linealización (→ ≦ 179)). 	
	Si la distancia medida (Ajuste → Distancia) no concuerda con la distancia real: Presencia de un eco interferente.	Lleve a cabo un mapeado (Parámetro Confirmación distancia (\Rightarrow 🖺 159)).	
El valor medido no cambia durante el llenado/vaciado	Presencia de un eco interferente.	Lleve a cabo un mapeado (Parámetro Confirmación distancia ($\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	
	Adherencias en la sonda.	Limpie la sonda.	

Error	Causa posible	Solución	
	Error en el rastreo de ecos	Desactive el rastreo de ecos (Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Modo de evaluación = Sin historial).	
Mensaje de diagnóstico Eco perdido aparece tras encender la tensión de alimentación.	Umbral de eco demasiado alto.	Compruebe el Parámetro Grupo de producto (→ 🖺 150). Si es necesario, seleccione un ajuste más detallado con el Parámetro Propiedad del producto (→ 🖺 167).	
	Eco de nivel suprimido.	Borre el mapa y regístrelo de nuevo en caso necesario (Parámetro Registro mapeado (→ 🖺 161)).	
El equipo indica un nivel a pesar de que el depósito está vacío.	Longitud de sonda incorrecta	Efectúe una corrección de la longitud de la sonda (Parámetro Confirmación longitud de sonda (→ 🖺 193)).	
	Eco interferente	Lleve a cabo el mapeado a lo largo de toda la longitud de la sonda cuando el depósito esté vacío (Parámetro Confirmación distancia (→ 🖺 159)).	
Pendiente de nivel incorrecta en todo el rango de medición	El tipo de depósito seleccionado es incorrecto.	Seleccione el Parámetro Tipo de tanque (→ 🖺 149) correcto.	


Errores en la configuración de parámetros para las mediciones de la interfase

Error Causa posible		Solución	
Con el ajuste Nivel del tanque = Inundado , el nivel de interfase mostrado salta a	El nivel total detectado está fuera de la distancia superior de bloqueo.	Aumente la distancia de bloqueo (Parámetro Distancia bloque (→ 🖺 170)).	
valores mayores cuando se vacía el depósito.		Ajuste Parámetro Nivel del tanque $(\rightarrow \stackrel{\cong}{=} 156) = $ Llenado parcialmente .	
Con el ajuste Nivel del tanque = Llenado parcialmente, el nivel total mostrado salta a valores menores cuando se llena el depósito.	El nivel total va hasta la distancia de bloqueo superior	Reduzca la distancia de bloqueo (Parámetro Distancia bloque ($\Rightarrow \implies 170$)).	
Pendiente incorrecta del valor de la interfase medido	La constante dieléctrica (valor CD) del producto en la parte superior se ha fijado incorrectamente.	Introduzca la constante dieléctrica correcta (valor de la CD) del producto superior (Parámetro Valor CD (→ 🖺 157)).	
El valor medido para la interfase y el nivel total son idénticos.	El umbral de eco para el nivel total es demasiado alto debido a una constante dieléctrica errónea.	Introduzca la constante dieléctrica correcta (valor de la CD) del producto superior (Parámetro Valor CD (→ 🖺 157)).	
El nivel total salta al nivel de la interfase en el caso de interfases delgadas.	El espesor del producto en la parte superior es menor que 60 mm.	La medición de la interfase solo es posible para alturas de interfase mayores que 60 mm.	
El valor medido de la interfase salta.	Existe una capa de emulsión.	Las capas de emulsión perjudican la medición. Póngase en contacto con Endress +Hauser.	

13.2 Información de diagnóstico en el indicador local

13.2.1 Mensaje de diagnóstico

Los fallos detectados por el sistema de automonitorización del instrumento de medición se muestran por medio de un mensaje de diagnóstico que alterna con la indicación del valor medido.



Señales de estado


A0032902	Opción "Fallo (F)" Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.	
Opción "Control de funcionamiento (C)" El equipo está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación).		
S	Opción "Fuera de la especificación (S)" Se está haciendo funcionar el equipo: Fuera de sus especificaciones técnicas (p. ej., durante el arranque o la limpieza) Fuera de la configuración efectuada por el usuario (p. ej., nivel fuera del rango configurado)	
N	Opción "Requiere mantenimiento (M)" Es necesario efectuar mantenimiento. El valor medido sigue siendo válido.	

Símbolo de estado (símbolo para nivel de evento)

8	Estado de "alarma" Se interrumpe la medición. Las señales de salida adoptan el estado de alarma definido. Se genera un mensaje de diagnóstico.
Δ	Estado de "alerta" El equipo sigue midiendo. Se genera un mensaje de diagnóstico.

Evento de diagnóstico y texto del evento

El fallo se puede identificar por medio del evento de diagnóstico. El texto del evento resulta de ayuda porque le proporciona información sobre el fallo. Además, el símbolo de estado asociado se muestra delante del evento de diagnóstico.



Si varios eventos de diagnóstico que están pendientes al mismo tiempo, solo se muestra el mensaje de diagnóstico que tiene la prioridad más alta. Los mensajes de diagnóstico pendientes adicionales se pueden mostrar en el Submenú **Lista de diagnósticos**.

- Los mensajes de diagnóstico que se emitieron anteriormente, pero que ya no son mensajes pendientes, pueden verse como se indica a continuación:
 - En el indicador local: en el Submenú **Lista de eventos**
 - En FieldCare: a través de la función "Lista de eventos/HistoROM"

Elementos de configuración

Funciones de configuración en menús, submenús			
+	Tecla Más Abre el mensaje relativo a las medidas correctivas.		
E	Tecla Intro Abre el menú de configuración.		

XXXXXXXX AS XXXXXXXX **AS801** AlimentMuyBaja \mathbf{x} 1. Lista diagnóst Diagnóstico 1 ∆ັS801 V AlimentMuyBaja Diagnóstico 2 Diagnóstico 3 2. (E) V AlimentMuyBaja (ID:203) △ S801 0d00h02m25s Aumentar tensión de alimentación 3. $| \ominus | + | \oplus |$

13.2.2 Visualización de medidas correctivas

A0029431-E

- 34 Mensaje de medidas correctivas
- 1 Información de diagnóstico
- 2 Texto breve
- 3 ID de servicio
- 4 Comportamiento de diagnóstico con código de diagnóstico
- 5 Tiempo de funcionamiento cuando ocurrió el error
- 6 Medidas correctivas

El usuario está en el mensaje de diagnóstico.

- 1. Pulse ± (símbolo ①).
 - ► Se abre el Submenú **Lista de diagnósticos**.
- 2. Seleccione mediante \pm o \Box el evento de diagnóstico de interés y pulse \Box .
 - Se abre el mensaje que contiene las medidas correctivas para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 3. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - Se cierra el mensaje sobre las medidas correctivas.

El usuario se encuentra en el menú **Diagnóstico** en una entrada correspondiente a un evento de diagnóstico, p. ej., en **Lista de diagnósticos** o en **Último diagnóstico**.

- 1. Pulse E.
 - Se abre el mensaje que contiene las medidas correctivas para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 2. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - Se cierra el mensaje sobre las medidas correctivas.


13.3 Evento de diagnóstico en el software de configuración

Si el evento de diagnóstico ha ocurrido en el equipo, la señal de estado aparece en el área de estado de la parte superior izquierda del software de configuración junto con el símbolo correspondiente del nivel del evento según NAMUR NE 107:

- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)


A: a través del menú de configuración

- 1. Vaya a Menú **Diagnóstico**.
 - En el Parámetro **Diagnóstico actual** se muestra el evento de diagnóstico con el texto del evento.
- 2. En la parte derecha del área de indicación, pase el cursor sobre el Parámetro **Diagnóstico actual**.




Aparece una herramienta del software con información sobre remedios para el evento de diagnóstico en cuestión.

B: A través de la función "Crear documentación"




Seleccione la función "Crear documentación".



Compruebe que esté seleccionado "Visión general de datos".

- 3. Haga clic en "Guardar como..." y guarde un PDF del informe.
 - El informe contiene los mensajes de diagnóstico, incluidas las medidas correctivas.

C: A través de la función "Lista de eventos/HistoROM ampliado"



Seleccione la función ("Lista de eventos/HistoROM ampliado").



Seleccione la función "Cargar lista de eventos".

La lista de eventos, incluidas las medidas correctivas, se muestra en la ventana "Visión general de datos".

13.4 Mensages de diagnóstico en el bloque DIAGNÓSTICOS del transductor (TRDDIAG)

- El parámetro Diagnóstico actual visualiza el mensaje que tiene la prioridad más alta.
 Los distintos mensajes se presentan, según las especificaciones de FOUNDATION
 Fieldbus, por medio de los parámetros XD ERROR y BLOCK ERROR.
- La lista de mensajes de diagnóstico se visualiza en los parámetros Diagnósticos 1 a
 Diagnósticos 5. Si hubiese más de 5 mensajes activos, se visualizan únicamente los que tuviesen mayor prioridad.
- Puede ver una lista de las alarmas que ya no son activas (registro de eventos) mediante el parámetro Último diagnóstico.

13.5 Lista de diagnósticos

En el submenú Submenú **Lista de diagnósticos**, pueden visualizarse hasta 5 mensajes de diagnóstico pendientes. Si hay más de 5 mensajes pendientes, se visualizan los cinco que tienen la prioridad más alta.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de diagnósticos

Llamada y cierre de medidas correctivas

- 1. Pulse E.
 - Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 2. Pulse simultáneamente □ + ±.
 - └ Se cierra el mensaje con medida correctiva.

13.6 Libro de registro de eventos

13.6.1 Historia de eventos

En la **Lista de eventos** se proporciona una visión general cronológica de los mensajes de evento que han aparecido

(Este submenú solo existe si el manejo se efectúa a través del indicador local. En caso de manejo a través de FieldCare, la lista de eventos se puede mostrar con la función "Lista de eventos/HistoROM" de FieldCare.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de eventos → Lista de eventos

Se pueden visualizar como máximo 100 mensajes de evento en orden cronológico.

El historial de eventos contiene entradas de los tipos siquientes:

- Eventos de diagnóstico
- Eventos de información

Además del tiempo de configuración durante el que ocurrió el evento, a cada evento se le asigna también un símbolo que indica si el evento ha ocurrido o finalizado:

- Evento de diagnóstico
 - ᢒ: Ocurrencia del evento
 - 🕒: Fin del evento
- Evento de información
 - €: Ocurrencia del evento

Llamada y cierre de medidas correctivas

- 1. Pulse E.
 - Se abre el mensaje que contiene las medidas correctivas para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 2. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - ► Se cierra el mensaje sobre las medidas correctivas.

13.6.2 Filtrado del libro de registro de eventos

Por medio del parámetro Parámetro **Opciones de filtro** se puede definir la categoría de mensajes de evento que se debe visualizar en el Submenú **Lista de eventos**.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de eventos → Opciones de filtro

Categorías de filtrado

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información

13.6.3 Visión general sobre eventos de información

Número de información	Nombre de información	
I1000	(Dispositivo correcto)	
I1089	Inicio de dispositivo	
I1090	Borrar config.	
I1091	Configuración cambiada	
I1092	Datos tendencia borrados	
I1110	Interruptor protec. escritura cambiado	
I1137	Electrónica sustituida	
I1151	Reset de historial	

Número de información	Nombre de información	
I1154	Borrar tensión en terminal min/max	
I1155	Borrar temperatura de electrónica	
I1156	Error de memoria bloque de tendencia	
I1157	Contenido de memoria lista de eventos	
I1185	Backup de indicador realizado	
I1186	Rest através ind. realiz.	
I1187	Ajustes desc con indic	
I1188	Borrado datos con indicador	
I1189	Backup comparado	
I1256	Indicador: estado de acceso cambiado	
I1264	Secuencia de seguridad abortada	
I1335	Firmware cambiado	
I1397	Fieldbus: estado de acceso cambiado	
I1398	CDI: estado de acceso cambiado	
I1512	Descarga iniciada	
I1513	Descarga finalizada	
I1514	Carga iniciada	
I1515	Carga finalizada	

13.7 Historial del firmware

Fecha	Versión	Modificaciones	Documentación (FMP51, FMP52, FMP54, FOUNDATION Fieldbus)			
	del firmware		Manual de instrucciones	Descripción de los parámetros del equipo	Información técnica	
04.2012	01.00.zz	Software original	BA01052F/00/EN/01.12	GP01015F/00/EN/01.12	TI01001F/00/EN/15.12	
05.2015	01.01.zz	 Asistencia para el SD03 Idiomas adicionales Funcionalidad HistoROM mejorada Bloque de función "Diagnósticos avanzados" integrado Mejoras y correcciones de errores 	BA01052F/00/EN/03.15 BA01052F/00/EN/04.16 ¹⁾	GP01015F/00/EN/02.15	TI01001F/00/EN/19.15 TI01001F/00/EN/22.16 ¹⁾	

¹⁾ Contiene información sobre los asistentes Heartbeat disponibles en la versión actual del DTM para DeviceCare y FieldCare

Se puede pedir explícitamente una determinada versión de firmware mediante la estructura de pedido del producto. De esta manera se puede asegurar la compatibilidad de la versión de firmware con una integración en el sistema ya existente o prevista.

14 Mantenimiento

No requiere tareas de mantenimiento especiales.

14.1 Limpieza externa

Para limpiar la parte externa, utilice siempre detergentes que no sean corrosivos para la superficie de la caja ni para las juntas.

14.2 Instrucciones generales de limpieza

Según la aplicación, puede acumularse suciedad o formarse adherencias en la sonda. Una capa fina y uniforma apenas influye en la medición. Las capas gruesas pueden atenuar la señal y reducir el rango de medición. La formación de depósitos o adherencias muy irregulares (p. ej., por cristalización) puede provocar mediciones incorrectas. En tales casos, use un principio de medición sin contacto o bien inspeccione la sonda periódicamente para detectar su ensuciamiento.

Limpieza con una solución de hidróxido de sodio (p. ej., en procedimientos CIP): si el acoplamiento está en contacto con el producto, los errores de medición pueden ser mayores que en las condiciones de funcionamiento de referencia. El contacto con el producto puede dar lugar temporalmente a mediciones incorrectas.

15 Reparación

15.1 Información general

15.1.1 Planteamiento de las reparaciones

Conforme al planteamiento de las reparaciones de Endress+Hauser, los equipos tienen un diseño modular y las reparaciones pueden ser efectuadas por personal de servicios de Endress+Hauser o por los mismos clientes, si cuentan con la formación apropiada.

Las piezas de repuesto se agrupan en kits lógicos con las instrucciones de sustitución asociadas.

Para más información sobre servicios y piezas de repuesto, póngase por favor en contacto con el personal de servicios de Endress+Hauser.

15.1.2 Reparación de equipos con certificación Ex

ADVERTENCIA

Una reparación incorrecta puede comprometer la seguridad eléctrica. ¡Riesgo de explosión!

- ► Las reparaciones en los equipos que cuenten con homologación Ex deben ser efectuadas por personal de servicios de Endress+Hauser o por personal especialista conforme a las normativas nacionales.
- ► Se deben satisfacer las normas correspondientes y las normativas nacionales sobre áreas de peligro, las instrucciones de seguridad y los certificados.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.
- ► Indique el sistema de identificación del equipo en la placa de identificación. Únicamente se pueden usar como repuestos piezas que sean idénticas.
- ▶ Lleve a cabo las reparaciones conforme a las instrucciones.
- ► Solo el personal de servicios de Endress+Hauser está autorizado para modificar un equipo certificado y convertirlo en otro igualmente certificado.

15.1.3 Sustitución de los módulos del sistema electrónico

Cuando se han sustituido los módulos del sistema electrónico, el equipo no necesita recalibrarse ya que los parámetros se guardan en el HistoROM dentro de la caja. Al sustituir el sistema electrónico principal, puede que sea necesario registrar una nueva supresión de ecos interferentes.

15.1.4 Sustitución de un equipo

Una vez sustituido el equipo completo, los parámetros configurados anteriormente pueden transferirse al nuevo equipo con uno de los siguientes métodos:


- Usar el módulo indicador Requisito indispensable: la configuración del antiguo equipo se guardó previamente en el módulo indicador.
- Mediante FieldCare
 Requisito indispensable: la configuración del antiguo equipo se guardó previamente en el ordenador mediante FieldCare.

Puede continuar la medición sin necesidad de efectuar una nueva calibración. Solo puede que resulte necesario volver a hacer un ajuste de supresión de falsos ecos o de linealización.

15.2 Piezas de repuesto

- Algunos componentes reemplazables del instrumento de medición se identifican mediante una placa de identificación de pieza de repuesto. Esta contiene información sobre la pieza de repuesto.
- En la cubierta del compartimento de conexiones del equipo hay una placa de identificación de pieza de repuesto que contiene la siguiente información:
 - Una lista de las piezas de repuesto más importantes del instrumento de medición, incluida información para cursar pedidos de las mismas.
 - La URL del W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

 Todas las piezas de repuesto para el instrumento de medición, junto con el código de pedido, figuran aquí y se pueden pedir. Los usuarios también pueden descargarse las instrucciones de instalación correspondientes, si están disponibles.



A0014979

35 Ejemplo de una placa de identificación de piezas de repuesto en la cubierta del compartimento de conexiones

- Número de serie del instrumento de medición:
 - Se encuentra en las placas de identificación del equipo y de la pieza de repuesto.
 - Se puede leer a través del parámetro "Número de serie" en el submenú "Información del equipo".

15.3 Devolución

Los requisitos para una devolución segura del equipo pueden variar en función del tipo de equipo y de la legislación nacional.

- 1. Consulte la página web para obtener información: https://www.endress.com/support/return-material
 - ► Seleccione la región.
- 2. En caso de devolución del equipo, embálelo de forma que quede protegido de manera fiable contra impactos e influencias externas. El embalaje original es el que ofrece la mejor protección.

15.4 Eliminación

En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos al fabricante para que los elimine en las condiciones aplicables.

16 Accesorios

Los accesorios disponibles en estos momentos para el producto se pueden seleccionar en www.endress.com:


- 1. Seleccione el producto mediante los filtros y el campo de búsqueda.
- 2. Abra la página de producto.
- 3. Seleccione Piezas de repuesto y accesorios.

16.1 Accesorios específicos del equipo


16.1.1 Tapa de protección ambiental

La tapa de protección ambiental se puede pedir junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".


Se utiliza para proteger contra la luz solar directa, las precipitaciones y el hielo.



■ 36 Visión general



🛮 37 Altura. Unidad de medida mm (in)



🛮 38 Medidas. Unidad de medida mm (in)

Material


- Capuchón de protección; 316L (1.4404)
- Abrazadera; 316L (1.4404)
- Escuadra de fijación; 316L (1.4404)
- Tornillo de sujeción; 316L (1.4404) + fibra de carbono
- Pieza moldeada de goma (4x); EPDM
- Tornillos; A4
- Discos; A4
- Borne de tierra; A4, 316L (1.4404)

Número de pedido para accesorios:

71162242


16.1.2 Soporte de montaje para el compartimento de la electrónica

Con las versiones del equipo de "Sensor remoto" (característica 060 en la estructura de pedido del producto), el soporte de montaje está incluido en el alcance del suministro. Se puede pedir como accesorio aparte.



🖪 39 🛮 Soporte de montaje para la caja del sistema electrónico; unidad: mm (in)

- A Montaje en pared
- B Montaje en barra



■ 40 Material; soporte de montaje


- 10 Soporte, 316L (1.4404)
- 11 Soporte redondo, 316L (1.4404); tornillos/tuercas, A4-70; casquillos distanciadores, 316L (1.4404)
- 12 Semiconchas, 316 L (1.4404)

Número de pedido para accesorios:

71102216

16.1.3 Prolongación de varilla (equipo de centrado) HMP40

La prolongación de varilla (equipo de centrado) HMP40 se pide a través del configurador de producto.



A001359

- 1 Altura de la tubuladura
- 2 Varilla de prolongación
- 3 Disco de centrado

Temperatura admisible en el borde inferior de la tubuladura:

- Sin disco de centrado, sin restricción
- Con disco de centrado, -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
- Para detalles, véase el SD01002F.


16.1.4 Kit para montaje, aislado

Para fijar las sondas de cable de modo que queden correctamente aisladas.

Temperatura máxima del proceso: 150 °C (300 °F)

Juego de montaje, aislado, se puede usar para:

- FMP51
- FMP54



Alcance del suministro del kit de montaje:

- Casquillo de aislamiento
- 2 Perno anular

Para sondas de cable 4 mm ($\frac{1}{6}$ in) o 6 mm ($\frac{1}{4}$ in) con PA > acero: Diámetro D = 20 mm (0.8 in)

Número de pedido para accesorios:

52014249

Para sondas de cable 6 mm ($\frac{1}{4}$ in) o 8 mm ($\frac{1}{3}$ in) con PA > acero: Diámetro D = 25 mm (1 in)

Número de pedido para accesorios:

52014250

Debido al riesgo de cargas electrostáticas, el casquillo aislante no es apropiado para áreas de peligro. En este caso, la sonda ha de asegurarse de modo que quede correctamente conectada a tierra.




El kit de montaje puede pedirse también directamente con el equipo (estructura de pedido del producto Levelflex, característica 620, "Accesorio adjunto", opción PG "Kit de montaje, aislado, cable").

16.1.5 Estrella de centrado

Estrella de centrado PEEK, Ø 48 ... 95 mm (1,89 ... 3,74 in)

Apropiado para:

- FMP51
- FMP54



■ 42 Medidas; estrella de centrado PEEK Ø 48 ... 95 mm (1,89 ... 3,74 in)

La estrella de centrado es apropiada para sondas con un diámetro de varilla de 16 mm (0,6 in) y se puede utilizar en tuberías de DN50 a DN100. Las marcas facilitan la realización del corte a medida, para garantizar que la estrella de centrado pueda ajustarse al diámetro de la tubería.

- Para detalles, véase el SD02316F.
- Material de la estrella de centrado: PEEK
- Material de los anillos de retención: PH15-7Mo (UNS S15700)
- Rango de temperatura del proceso admisible: -60 ... +250 °C (-76 ... +482 °F)

Número de pedido para accesorios:

71069064

- Si la estrella de centrado se utiliza en una derivación, debe situarse por debajo de la salida inferior de la derivación. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de elegir la longitud de la sonda. En general, la estrella de centrado no debe montarse más de 50 mm (1,97") por encima de la punta de la sonda. Se recomienda no utilizar la estrella de centrado de PEEK dentro del rango de medición de la sonda de varilla.
- La estrella de centrado de PEEK puede pedirse también junto con el equipo (Levelflex estructura de pedido del producto, característica 610 "Accesorios montados", opción OD). En este caso, no está sujeto a la varilla mediante los anillos de retención, sino que se fija mediante un perno con cabeza hexagonal (A4-70) y una arandela Nord Lock (1.4547) en la punta de la varilla de sonda.


Estrella de centrado PFA

Apropiado para:

- FMP51
- FMP52
- FMP54


Versiones disponibles:

- Ø16,4 mm (0,65 in)
- Ø37 mm (1,46 in)



- A Para sonda 8 mm (0,3 in)
- B Para sondas 12 mm (0,47 in) y 16 mm (0,63 in)

La estrella de centrado resulta idónea para sondas con diámetro de varilla de 8 mm (0,3 in), 12 mm (0,47 in) y 16 mm (0,63 in) (incluidas sondas de varilla recubiertas) y se pueden utilizar en tuberías de DN40 a DN50.



- Material: PFA
- Rango de temperatura del proceso admisible: -200 ... +250 °C (-328 ... +482 °F)


Número de pedido para accesorios:

- Sonda 8 mm (0,3 in) 71162453
- Sonda 12 mm (0,47 in) 71157270
- Sonda 16 mm (0,63 in) 71069065
- La estrella de centrado de PFA puede pedirse también directamente con el equipo (Levelflex estructura de pedido del producto, característica 610 "Accesorios montados", opción OE).

Estrella de centrado PEEK, Ø 48 ... 95 mm (1,9 ... 3,7 in)

Apropiado para:

- FMP51
- FMP52
- FMP54



La estrella de centrado es apropiada para sondas con un diámetro de cable de 4 mm ($\frac{1}{6}$ in) (incluidas sondas de cable recubiertas).

Para detalles, véase el SD01961F.

- Material: PEEK
- Rango de temperatura del proceso admisible: -60 ... +250 °C (-76 ... +482 °F)

Número de pedido para accesorios:


- 71373490 (1x)
- 71373492 (5x)

16.1.6 Contrapeso de centrado

Contrapeso de centrado 316 L para tuberías DN50/2"

Apropiado para:

- FMP51
- FMP54



El contrapeso de centrado es apropiado para sondas con un diámetro de cable de 4 mm ($\frac{1}{6}$ in) y se puede utilizar en tuberías DN50/2".

El contrapeso de centrado se puede pedir directamente con el equipo (estructura de pedido del producto Levelflex) o como una sonda sin conexión a proceso (estructura de pedido del producto XPF0005-) mediante la característica 610 "Accesorio montado", versión \mathbf{OK} (para tubería DN50/2").


Contrapeso de centrado 316 L para tuberías ≥ DN80/3"

Apropiado para:

- FMP51
- FMP54

Versiones disponibles:

- Ø75 mm (2,95 in)
- Ø95 mm (3,7 in)



ØA = 52,5 mm (2,07 in) para tubería DN80/3"

= 62,5 mm (2,47 in) para tubería DN100/4"


 $\emptyset B = 75 \text{ mm (2,95 in) para tubería } DN80/3''$

= 95 mm (3,7 in) para tubería DN100/4"

El contrapeso de centrado es apropiado para sondas con un diámetro de cable de $4 \text{ mm } (\frac{1}{6} \text{ in}) \text{ y se puede utilizar en tuberías DN80/3" o DN100/4".}$

El contrapeso de centrado se puede pedir directamente con el equipo (estructura de pedido del producto Levelflex) o como una sonda sin conexión a proceso (estructura de pedido del producto XPF0005-) mediante la característica 610 "Accesorio montado", versión **OL** (para tubería DN80/3") u **OM** (para tubería DN100/4").

16.1.7 Visualizador remoto FHX50



A001912

Datos técnicos

- Material:
 - Plástico PBT
 - 316L/1.4404
 - Aluminio
- Grado de protección: IP68 / NEMA 6P e IP66 / NEMA 4x
- Apto para módulos de indicación:
 - SD02 (pulsadores)
 - SD03 (control táctil)
- Cable de conexión:
 - Cable suministrado con el equipo hasta 30 m (98 ft)
 - Cable estándar proporcionado por el cliente en planta hasta 60 m (196 ft)
- Temperatura ambiente: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
- Temperatura ambiente, disponible opcionalmente para pedido.
 - -50 ... 80 °C (−58 ... 176 °F)

AVISO Si la temperatura está permanentemente por debajo de -40 °C (-40 °F), cabe esperar tasas de fallo superiores.


Información para cursar pedidos

- Si se va a usar el indicador remoto, se debe pedir la versión del equipo "Preparado para el indicador FHX50".
 - Para el FHX50 se debe seleccionar la opción "Preparado para el indicador FHX50" en "Versión del equipo de medición".
- Si un instrumento de medición no se ha pedido con la versión "Preparado para el indicador FHX50" y es preciso reacondicionarlo con un FHX50, se debe pedir para el FHX50 la versión "No preparado para el indicador FHX50" en "Versión del equipo de medición". En este caso, se suministrará un kit de ajuste para el equipo con la interfaz FHX50. El kit puede usarse para preparar el equipo a fin de que pueda emplearse la interfaz FHX50.
- El uso del FHX50 puede estar restringido para transmisores con homologación. Un equipo solo se puede reacondicionar con el FHX50 si la opción "Preparado para el FHX50" figura en la lista de instrucciones de seguridad (XA) del equipo en Especificaciones básicas, "Indicador, configuración".

Consulte asimismo las instrucciones de seguridad (XA) del FHX50.

La adaptación no es viable en transmisores con:

- Una homologación para uso con polvo inflamable (homologación a prueba de ignición por polvo)
- Tipo de protección Ex nA




16.1.8 Protección contra sobretensiones

La protección contra sobretensiones para equipos alimentados por lazo se puede pedir junto con el equipo a través de la sección "Accesorio montado" de la estructura de pedido del producto.

La protección contra sobretensiones se puede usar para equipos alimentados por lazo.

- Equipos de 1 canal: OVP10
- Equipos de 2 canales: OVP20



A0021734

Datos técnicos

- Resistencia por canal: $2 \times 0.5 \Omega_{m\acute{a}x}$
- Umbral tensión CC: 400 ... 700 V
- Umbral de sobretensión: < 800 V
- Capacitancia a 1 MHz: < 1,5 pF
- Corriente de fuga nominal (8/20 μs): 10 kA
- Apto para secciones transversales conductoras: 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)

En caso de reacondicionamiento:


- Número de pedido para equipos de 1 canal (OVP10): 71128617
- Número de pedido para equipos de 2 canales (OVP20): 71128619
- Es posible que el uso del módulo OVP (protección contra sobretensiones) esté restringido en función de la homologación del transmisor. Un equipo solo puede actualizarse con el módulo OVP si la opción NA (protección contra sobretensiones) está enumerada en *Especificaciones opcionales* en las Instrucciones de seguridad (XA) asociadas con el equipo.
- A fin de mantener las distancias de seguridad necesarias cuando se usa el módulo de protección contra sobretensiones, en caso de reacondicionamiento del equipo también es necesario sustituir la tapa de la caja.
 - Según el tipo de caja, la cubierta adecuada se puede pedir mediante el número de pedido siquiente:
 - Caja GT18: 71185516
 - Caja GT19: 71185518
 - Caja GT20: 71185517



Para conocer más detalles, véase la "Documentación especial" SD01090F

16.1.9 Módulo Bluetooth BT10 para equipos HART

El módulo Bluetooth BT10 se puede pedir junto con el equipo a través de la sección "Accesorio montado" de la estructura de pedido del producto.




Datos técnicos

- Configuración sencilla y rápida con la aplicación SmartBlue
- No se requieren herramientas ni adaptadores adicionales
- Curva de la señal a través de SmartBlue (aplicación)
- Transmisión simple punto a punto de datos cifrados (probada por el Instituto Fraunhofer) y comunicación protegida por contraseña a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth[®]
- Rango de valores en las condiciones de referencia:
 > 10 m (33 ft)
- Si se usa el módulo Bluetooth, la tensión de alimentación mínima del equipo se incrementa en hasta 3 V.

En caso de reacondicionamiento:


- Número de pedido: 71377355
- La utilización del módulo Bluetooth puede estar restringida en función de la homologación del transmisor. Un equipo solo se puede reacondicionar con el módulo Bluetooth si la opción *NF* (módulo Bluetooth) figura en la lista en *Especificaciones opcionales* en las instrucciones de seguridad (XA) asociadas con el equipo.



16.2 Accesorios específicos para la comunicación

Commubox FXA291

Conecta los equipos de campo de Endress+Hauser dotados con una interfaz CDI (= Common Data Interface de Endress+Hauser) con el puerto USB de un ordenador o portátil Número de pedido: 51516983



Field Xpert SFX350

Field Xpert SFX350 es un ordenador móvil para la puesta en marcha y el mantenimiento. Permite la configuración y el diagnóstico eficientes de equipos FOUNDATION Fieldbus instalados en **zonas no Ex**.

Para detalles, véase el manual de instrucciones BA01202S

Field Xpert SFX370

Field Xpert SFX370 es un ordenador móvil para la puesta en marcha y el mantenimiento. Permite la configuración y el diagnóstico eficientes de equipos HART y FUNDACIÓN Fieldbus tanto en zonas no Ex como en zonas Ex.



Para detalles, véase el manual de instrucciones BA01202S

16.3 Accesorios específicos para el mantenimiento

DeviceCare SFE100

Herramienta de configuración para equipos de campo HART, PROFIBUS y Foundation Fieldbus



Información técnica TI01134S

FieldCare SFE500

Herramienta de software Plant Asset Management para la gestión de activos de la planta (PAM) basada en tecnología FDT

Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes que usted tiene en su sistema y le ayuda a gestionarlas convenientemente. El uso de la información sobre el estado es también una forma sencilla y efectiva para chequear el estado de dicha unidades de campo.



Información técnica TI00028S

16.4 Componentes del sistema

16.4.1 Memograph M RSG45

El gestor de datos avanzado es un sistema flexible y potente para organizar los valores de proceso.


El Memograph M se usa para la adquisición electrónica, visualización, registro, análisis, transmisión remota y archivo de señales de entrada analógicas y digitales, así como valores calculados.



Información técnica TI01180R y manual de instrucciones BA01338R

17 Menú de configuración

17.1 Visión general sobre el menú de configuración (módulo de visualización)



ī	Registro mapeado				→ 🖺 16
	Negistro mapeado				/ □ 1(
I	Distancia				→ 🖺 16
► Analog inputs					
Г	► Analog input 1	Е			→ 🖺 16
L	Analog input 1	. ,			> □ I(
		Block tag			→ 🖺 16
		Channel			→ 🖺 16
	[Process Value Filter	Time		→ 🖺 16
► Ajuste avanzado					→ 🖺 16
I	Estado bloqueo				→ 🖺 16
I	Derechos de acceso v	risualización			→ 🖺 16
_ 	íntroducir código de	200000			→ 🖺 16
[1	introducii codigo de	acceso			> □ I(
1	► Nivel				→ 🖺 16
		Tipo producto			→ 🖺 16
		Propiedad del produ	cto		→ 🗎 16
		Propiedad del proces	50		→ 🖺 16
	[Condición del proces	so extendida		→ 🖺 16
		Unidad del nivel			→ 🖺 17
	[Distancia bloque			→ 🖺 17
		Corrección del nivel			→ 🖺 17
ı	► Interfase				→ 🖺 17
		Propiedad del proce	50		→ 🖺 17
	[Valor constante diel]	→ 🖺 17
]]	
		Unidad del nivel			→ 🖺 17
		Distancia bloque			→ 🖺 17

	Corrección del nivel	→ 🖺 174
	► Cálculo automático const. Dieléctrica	→ 🖺 177
	Grosor capa superior ma	anual → 🖺 177
	Valor CD	→ 🖺 177
	Usa valor CD calculado	→ 🖺 177
► Linealización		→ 🖺 179
	Tipo de linealización	→ 🗎 181
	Unidad tras linealización	→ 🖺 182
	Texto libre	→ 🖺 183
	Valor máximo	→ 🖺 184
	Diámetro	→ 🖺 185
	Altura intermedia	→ 🖺 185
	Modo de tabla	→ 🖺 185
	► Editar tabla	
	Nivel	
	Valor del cliente	
	Activar tabla	→ 🖺 187
► Ajustes de seg	ridad	→ 🖺 189
	Salida con pérdida de eco	→ 🖺 189
	Valor con pérdida de eco	→ 🖺 189
	Rampa en pérdida de eco	→ 🖺 190
	Distancia bloque	→ 🖺 170

		1	· 🐃 - 00
► Configuración d	ie sonda		→ 🗎 192
	Sonda puesta a tier	ra	→ 🖺 192
	► Corrección de lo	ngitud de sonda	→ 🖺 194
		Confirmación longitud de sonda	→ 🖺 194
		Longitud actual de sonda	→ 🖺 192
► Salida de conm	utación		→ 🖺 196
	Función salida de co	onmutación	→ 🖺 196
	Asignar estado		→ 🖺 196
	Asignar valor límite	2	→ 🖺 197
	Asignar nivel de dia	ngnóstico	→ 🖺 197
	Valor de conexión		→ 🖺 198
	Retardo de la conex	ión	→ 🖺 199
	Valor de desconexio	ón	→ 🖺 199
	Retardo de la desco	nexión	→ 🖺 200
	Comportamiento er	a caso de error	→ 🖺 200
	Estado de conmuta	ción	→ 🖺 200
	Señal de salida inve	rtida	→ 🖺 200
► Visualización			→ 🖺 202
	Language		→ 🖺 202
	Formato visualizaci	ón	→ 🖺 202
	1 4er valor visual	ización	→ 🖺 204
	Decimales 1 4		→ 🖺 204
	Intervalo de indicac	ión	→ 🖺 205
	Atenuación del visu	alizador	→ 🖺 205
	Línea de encabezan	niento	→ 🖺 205

Texto de encabezamiento	→ 🖺 206
Carácter de separación	→ 🖺 206
Formato numérico	→ 🖺 206
Decimales menú	→ 🖺 207
Retroiluminación	→ 🖺 207
Contraste del visualizador	→ 🖺 207
► Configuración Backup Indicador	→ 🖺 209
Tiempo de operación	→ 🖺 209
Última salvaguarda	→ 🖺 209
Control de configuración	→ 🖺 209
Comparación resultado	→ 🖺 210
► Administración	→ 🖺 212
▶ Definir código de acceso	→ 🖺 214
Definir código de acceso	→ 🖺 214
Confirmar el código de acceso	→ 🖺 214
Resetear dispositivo	→ 🖺 212
्र Diagnóstico	→ 🖺 215
Diagnóstico actual	→ 🖺 215
Último diagnóstico	→ 🖺 215
Tiempo de funcionamiento desde inicio	→ 🖺 216
Tiempo de operación	→ 🖺 209
► Lista de diagnósticos	→ 🖺 217
Diagnóstico 1 5	→ 🖺 217

▶ Lista de evento		→ 🖺
/ Zibia de evento		
	Opciones de filtro	
	▶ Lista de eventos	→ 🖺
► Información de	equipo	→ 🖺
	Nombre del dispositivo	→ 🖺
	Número de serie	→ 🖺
	Versión de firmware	→ 🖺
	Nombre de dispositivo	→ 🖺
	Código de Equipo	→ 🖺
	Código de Equipo Extendido 1 3	→ 🖺
► Valor medido		→ 🖺
	Distancia	→ 🖺
	Nivel linealizado	→
	Distancia de interfase	→ 🖺
	Interfase linealizada	→ 🖺
	Grosor de la Capa Superior	→ 🖺
	Volt. terminales 1	→ 🖺
► Analog inputs		
	► Analog input 1 5	→ 🖺
	Block tag	→ 🖺
	Channel	→ 🖺
	Status	→ 🖺
	Value	→ 🖺
	Units index	→ 🖺

140

► Memorización d	le valores medidos	→ 🖺 226
	Asignación canal 1 4	→ 🖺 226
	Intervalo de memoria	→ 🖺 227
	Borrar memoria de datos	→ 🖺 227
	▶ Visualización canal 1 4	→ 🖺 228
► Simulación		→ 🖺 231
	Asignar variables de medida	→ 🖺 232
	Valor variable de proceso	→ 🖺 232
	Simulación salida de conmutación	→ 🖺 232
	Estado de conmutación	→ 🖺 233
	Alarma simulación	→ 🖺 233
► Test de disposit	► Test de dispositivo	
	Inicio test de dispositivo	→ 🖺 234
	Resultado test de dispositivo	→ 🖺 234
	Último test	→ 🖺 234
	Señal de nivel	→ 🖺 235
	Señal lanzamiento	→ 🖺 235
	Señal interfase	→ 🖺 235
	Resultado test de dispositivo Último test Señal de nivel Señal lanzamiento	 → 🖺 234 → 🖺 234 → 🖺 235 → 🖺 235

17.2 Visión general sobre el menú de configuración (software de configuración)

Menú de configuración Navegación **ℱ** Ajuste → 🖺 163 Modo de operación Unidad de longitud Tipo de tanque Diámetro del tubo Grupo de producto Calibración vacío Calibración lleno Nivel Distancia Calidad de señal Nivel del tanque Distancia a la conexión superior Valor CD Interfase Distancia de interfase Confirmación distancia Mapeado actual Final de mapeado

142 Endress+Hauser

Registro mapeado

► Analog inpu	its		
	► Analog inpu	t15	
		Block tag	
		Channel	
		Process Value Filter Time	
► Ajuste avan	zado		
	Estado bloqueo		
	Derechos de accoperación	eso software de	
	Introducir códig	o de acceso	
	► Nivel		
		Tipo producto	
		Propiedad del producto	
		Propiedad del proceso	
		Condición del proceso extendida	
		Unidad del nivel	
		Distancia bloque	
		Corrección del nivel	
	► Interfase		
		Propiedad del proceso	
		Valor constante dieléctr. fase inferior	
		Unidad del nivel	
		Distancia bloque	
		Corrección del nivel	
		Grosor capa superior manual	

		Medida grosor capa superior	→ 🖺 175
		Valor CD	→ 🖺 175
		Valor CD calculado	→ 🖺 175
		Usa valor CD calculado	→ 🖺 176
	► Linealización		→ 🖺 179
		Tipo de linealización	→ 🖺 181
		Unidad tras linealización	→ 🗎 182
		Texto libre	→ 🖺 183
		Nivel linealizado	→ 🖺 184
		Interfase linealizada	→ 🖺 184
		Valor máximo	→ 🖺 184
		Diámetro	→ 🖺 185
		Altura intermedia	→ 🖺 185
		Modo de tabla	→ 🖺 185
		Número de tabla	→ 🖺 186
		Nivel	→ 🖺 187
		Nivel	→ 🖺 187
		Valor del cliente	→ 🖺 187
		Activar tabla	→ 🖺 187
_			
	► Ajustes de segu	ridad	→ 🖺 189
		Salida con pérdida de eco	→ 🖺 189
		Valor con pérdida de eco	→ 🖺 189
		Rampa en pérdida de eco	→ 🖺 190
		Distancia bloque	→ 🖺 170

► Configuración o	le sonda		→ 🖺 192
	Sonda puesta a tierra		→ 🖺 192
	Longitud actual de sonda		→ 🖺 192
	Confirmación longitud de sonda		→ 🖺 193
► Salida de conm	utación		→ 🖺 196
	Función salida de conmutación		→ 🖺 196
	Asignar estado		→ 🖺 196
	Asignar valor límite		→ 🖺 197
	Asignar nivel de diagnóstico		→ 🖺 197
	Valor de conexión		→ 🖺 198
	Retardo de la conexión		→ 🖺 199
	Valor de desconexión		→ 🖺 199
	Retardo de la desconexión		→ 🖺 200
	Comportamiento en caso de erro	or	→ 🖺 200
	Estado de conmutación		→ 🖺 200
	Señal de salida invertida		→ 🖺 200
► Visualización	Senai de Sanda Invertida		→ 🖺 202
Visualizacion			7 ■ 202
	Language		→ 🖺 202
	Formato visualización		→ 🖺 202
	1 4er valor visualización		→ 🖺 204
	Decimales 1 4		→ 🖺 204
	Intervalo de indicación		→ 🖺 205
	Atenuación del visualizador		→ 🖺 205
	Línea de encabezamiento		→ 🖺 205
	Texto de encabezamiento		→ 🖺 206

		Carácter de separac	ión		→ 🖺 206
		Formato numérico			→ 🖺 206
		Decimales menú			→ 🖺 207
		Retroiluminación			→ 🖺 207
		Contraste del visual	izador		→ 🖺 207
	► Configuración Ba	ackup Indicador			→ 🖺 209
		Tiempo de operació	n		→ 🖺 209
		Última salvaguarda			→ 🖺 209
		Control de configura	ación		→ 🖺 209
		Estado del Backup]	→ 🖺 210
		Comparación result	ado]	→ 🖺 210
	► Administración			_	→ 🖺 212
		Definir código de ac	cceso		
		Resetear dispositivo)]	→ 🖺 212
억 Diagnóstico]			J	→ 🖺 215
Diagnóstico actual	J				→ 🖺 215
]			
Marca de tiempo					→ 🖺 215
Último diagnóstico					→ 🖺 215
Marca de tiempo					→ 🖺 216
Tiempo de funciona	amiento desde inicio				→ 🖺 216
Tiempo de operació	on				→ 🖺 209
▶ Lista de diagnós	sticos				→ 🖺 217
	Diagnóstico 1 5				→ 🖺 217
	Marca de tiempo 1 .	5			→ 🖺 217

► Información	del equipo	→ 🖺 2.
	Nombre del dispositivo	→ 🖺 2
	Número de serie	→ 🖺 2
	Versión de firmware	→ 🖺 2
	Nombre de dispositivo	→ 🖺 2
	Código de Equipo	→ 🖺 2
	Código de Equipo Extendido 1 3	→ 🗎 2
► Valor medid	0	→ 🖺 2
	Distancia	→ 🖺 1
	Nivel linealizado	→ 🖺 1
	Distancia de interfase	→ 🗎 1
	Interfase linealizada	→ 🖺 1
	Grosor de la Capa Superior	→ 🖺 2
	Volt. terminales 1	→ 🖺 2
► Analog inpu	ts	
	► Analog input 1 5	→ 🖺 2
	Block tag	→ 🖺 1
	Channel	→ 🖺 1
	Status	
		→ ¹ 2.
	Value	→ 🖺 2
	Units index	→ 🖺 2.
► Memorizaci	ón de valores medidos	→ 🖺 2
	Asignación canal 1 4	→ 🖺 2.
	Intervalo de memoria	→ 🖺 2.
	Borrar memoria de datos	→ 🗎 2.

► Simulación		→ 🖺 231
	Asignar variables de medida	→ 🖺 232
	Valor variable de proceso	→ 🖺 232
	Simulación salida de conmutación	→ 🗎 232
	Estado de conmutación	→ 🖺 233
	Alarma simulación	→ 🖺 233
► Test de disp	positivo	→ 🖺 234
	Inicio test de dispositivo	→ 🖺 234
	Resultado test de dispositivo	→ 🖺 234
	Último test	→ 🖺 234
	Señal de nivel	→ 🖺 235
	Señal lanzamiento	→ 🖺 235
	Señal interfase	→ 🖺 235
► Heartbeat		→ 🖺 236

Menú "Ajuste" 17.3



- 📭 🛮 🗐 : Indica cómo llegar hasta el parámetro usando el módulo indicador y de configuración
 - 🗐 : Indica cómo llegar hasta el parámetro usando un software de configuración (p. ej., FieldCare)
 - 🗈 : Indica parámetros que se pueden bloquear a través del código de acceso.

Navegación

■ Ajuste

Modo de operación Navegación Requisito previo El equipo incorpora el paquete de aplicación "medición de la interfase" (disponible para FMP51, FMP52, FMP54) 1). Descripción Seleccione el modo de funcionamiento. Selección Nivel Interfase con capacitivo * Interfase

Unidad de longitud	
Navegación	

Selección Unidad SI Unidad EE. UU.

> ■ mm ■ ft ■ in m

Unidad de longitud del cálculo de distancia.

FMP51/FMP52/FMP54: Nivel

Tipo de tanque

Navegación \square Ajuste \rightarrow Tipo de tanque

Requisito previo Tipo producto (→ 🗎 167) = Líquido

Descripción Seleccione el tipo de depósito.

Endress+Hauser

Ajuste de fábrica

Descripción

Estructura de pedido del producto: Característica 540 "Paquete de aplicación", Opción EB "Medición de la interfase" 1)

La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Selección

- Metálico
- Bypass / tubo tranquilizador
- No metálico
- Instalación en exterior
- coaxial

Ajuste de fábrica

En función de la sonda

Información adicional

- En función de la sonda, es posible que algunas de las opciones que se mencionan más arriba no estén disponibles o que haya opciones adicionales.
- Para sondas coaxiales y sondas con disco de centrado metálico Parámetro Tipo de tanque se corresponde con el tipo de sonda y no puede modificarse.

Diámetro del tubo		
Navegación		
Requisito previo	 ■ Tipo de tanque (→ 🗎 149) = Bypass / tubo tranquilizador ■ La sonda tiene un revestimiento. 	

Descripción Especifique el diámetro del bypass o del tubo tranquilizador.

Entrada de usuario 0 ... 9,999 m

Grupo de producto

Requisito previo ■ Para FMP51/FMP52/FMP54/FMP55: Modo de operación (→ 🖺 149) = Nivel

■ Tipo producto (→ 🗎 167) = Líquido

Descripción Seleccionar grupo producto.

Selección ■ Otros

■ En base agua (DC >= 4)

Información adicional Este parámetro especifica aproximadamente la constante dieléctrica (CD) del producto.

Para definir de manera más detallada la constante dieléctrica (CD) utilice Parámetro

Propiedad del producto ($\rightarrow \triangleq 167$).

El Parámetro **Grupo de producto** preestablece el Parámetro **Propiedad del producto** (→ 🖺 167) como se indica a continuación:

Grupo de producto	Propiedad del producto (→ 🖺 167)
Otros	Desconocido
En base agua (DC >= 4)	CD 4 7


- El Parámetro **Propiedad del producto** puede modificarse más adelante. No obstante, en tal caso, Parámetro **Grupo de producto** retiene su valor. Solo el Parámetro **Propiedad del producto** es relevante para la evaluación de señales.
- El rango de medida puede reducirse para constantes dieléctricas bajas. Para obtener detalles sobre la Información técnica (TI) del equipo correspondiente.

Descripción Distancia conexión al proceso a nivel mín.

Entrada de usuario En función de la sonda

Ajuste de fábrica En función de la sonda


Información adicional



■ 43 Calibración vacío (E) para mediciones de nivel en líquidos

Endress+Hauser 151

A0013178



■ 44 Calibración vacío (E) para mediciones de la interfase

En el caso de mediciones de la interfase el Parámetro **Calibración vacío** es válido para ambos, el nivel total y el nivel de la interfase.


Calibración lleno

Descripción Alcance: máx. nivel - mín. nivel.


Entrada de usuario En función de la sonda

Ajuste de fábrica En función de la sonda

Información adicional



■ 45 Calibración lleno (F) para mediciones de nivel en líquidos



■ 46 Calibración lleno (F) para mediciones de la interfase

En el caso de mediciones de la interfase el Parámetro **Calibración lleno** es válido para ambos, el nivel total y el nivel de la interfase.


Nivel

Navegación


Descripción

Visualiza el nivel medido L_{L} (antes de linealizar).

Información adicional



🛮 47 Nivel en caso de mediciones de líquido



■ 48 Nivel en caso de mediciones de la interfase

■ La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad del nivel** (→ 🖺 170).

• En caso de mediciones de la interfase, este parámetro siempre hace referencia al nivel total.


Distancia

Navegación


Descripción

Visualiza la distancia D_L medida entre el punto de referencia (borde inferior de la brida o conexión roscada) y el nivel.

Información adicional



■ 49 Distancia para mediciones de líquidos



■ 50 Distancia para mediciones de la interfase

🚹 La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** (→ 🖺 149).

Calidad de señal

Navegación

Descripción

Visualiza la calidad de la señal del eco evaluado.

Información adicional

Significado de las opciones de visualización

Fuerte

El eco evaluado sobrepasa el umbral en, por lo menos, 10 mV.

■ Medio

El eco evaluado sobrepasa el umbral en, por lo menos, 5 mV.


Débil

El eco evaluado sobrepasa el umbral en menos de 5 mV.

Sin señal

El equipo no encuentra un eco utilizable.

La calidad de la señal indicada en este parámetro se refiere siempre a la del eco que se está evaluando: el eco de nivel/interfase ²⁾ o el eco del extremo de la sonda. Para diferenciar éstos dos, la calidad del eco del extremo de sonda se indica siempre entre paréntesis.



- F941, para Salida con pérdida de eco (→ 🗎 189) = Alarma.
- S941 si se ha seleccionado otra opción en **Salida con pérdida de eco (→ 🖺 189)**.

²⁾ De estos dos ecos, se indica la calidad del que la tiene más baja

Nivel del tanque

Requisito previo Modo de operación (→ 🖺 149) = Interfase

Descripción Especifique si el depósito o bypass está completamente inundado o no.

Selección • Llenado parcialmente

■ Inundado

Información adicional Signi


Significado de las opciones

Llenado parcialmente

El equipo buscará dos señales de eco, una para la interfase y otra para el nivel total.

Inundado

El equipo buscará únicamente el nivel de la interfase. Con este ajuste es indispensable que la señal de nivel superior esté dentro de la distancia de bloqueo superior (UB) para evitar que se evalúe por alguna confusión.



1 Llenado parcialmente

2 Inundado

UB Distancia de bloqueo superior

Distancia a la conexión superior

Requisito previo El equipo incorpora el paquete de aplicación "Medición de la interfase" ³⁾.

Descripción Especifique la distancia D_U a la conexión superior.


Entrada de usuario 0 ... 200 m

³⁾ Estructura de pedido del producto: Característica 540 "Paquete de aplicación", Opción EB "Medición de la interfase"

Ajuste de fábrica

- Para Nivel del tanque (→ 🖺 156) = Llenado parcialmente: 0 mm (0 in)
- Para Nivel del tanque (→ 🖺 156) = Inundado: 250 mm (9,8 in)

Información adicional



Dependencia en el Parámetro "Nivel del tanque"

Valor CD	
Navegación	

Requisito previo El equipo cuenta con el paquete de aplicación "Medición de la interfase" ⁴⁾.


 $\textbf{Descripción} \hspace{1cm} \textbf{Especifique la constante dieléctrica relativa } \epsilon_r \hspace{0.1cm} \textbf{del producto superior (CD}_1).$

Entrada de usuario 1,0 ... 100

Endress+Hauser

⁴⁾ Estructura de producto: característica 540 "Paquetes de aplicación", opción EB "Medición de la interfase"

Información adicional



DC1 Constante dieléctrica relativa del producto superior.

A0013181

- Para obtener los valores de permitividad relativa (valores de ε_r) de muchos productos de uso habitual en la industria, consulte las fuentes siguientes:
 - Permitividad relativa (valor de ε_r), compendio CP01076F
 - Aplicación "DC Values App" de Endress+Hauser (disponible para iOS y Android)

Interfase

Navegación


Requisito previo

Modo de operación (→ 🖺 149) = Interfase o Interfase con capacitivo

Descripción

Visualiza el nivel medido de la interfase $L_{\rm I}$ (antes de linealizar).

Información adicional



La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad del nivel** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 170$).

Distancia de interfase

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare$ Ajuste \rightarrow Dist. interfase


Requisito previo

Modo de operación (→ 🗎 149) = Interfase o Interfase con capacitivo

Descripción

Visualiza la distancia D_I medida entre el punto de referencia (borde inferior de la brida o conexión roscada) y la interfase.

Información adicional



i

	-•		1	
Cont	ırma	cion	distan	เตล

Navegación

 \square Ajuste \rightarrow Confirmac. dist.

Descripción

Especifique si la distancia medida concuerda con la distancia real.

Según la selección, el equipo establece automáticamente el rango del mapeado.

Selección

- Registro map manual
- Distancia correcta
- Distancia desconocida
- Distancia muy pequeña
- Distancia muy grande *
- Tanque vacío
- Borrando mapeado

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Información adicional

Significado de las opciones

■ Registro map manual

Se debe seleccionar si se quiere definir manualmente el rango del mapeado en el Parámetro **Final de mapeado** ($\rightarrow \equiv 161$). En este caso no hace falta confirmar la distancia.

■ Distancia correcta

A seleccionar si la distancia medida coincide con la distancia efectiva. El equipo entonces realiza un mapeado.

■ Distancia desconocida

A seleccionar si se desconoce la distancia efectiva. No puede realizarse un mapeado en este caso.

■ Distancia muy pequeña

A seleccionar si la distancia medida es inferior a la efectiva. El equipo busca el eco siguiente y regresa al Parámetro **Confirmación distancia**. Recalcula la distancia y la visualiza seguidamente. La comparación debe repetirse tantas veces como sean necesarias hasta conseguir que la distancia calculada concuerde con la efectiva. A continuación, puede iniciarse el mapeado seleccionando **Distancia correcta**.

■ Distancia muy grande ⁵⁾

Debe seleccionarse si la distancia medida coincide con la distancia real. El equipo corregirá la evaluación de la señal y volverá seguidamente al Parámetro **Confirmación distancia**. Recalcula la distancia y la visualiza seguidamente. La comparación debe repetirse tantas veces como sean necesarias hasta conseguir que la distancia calculada concuerde con la efectiva. A continuación, puede iniciarse el mapeado seleccionando **Distancia correcta**.

Tanque vacío

A seleccionar si el depósito está completamente vacío. El equipo registra un mapeado que cubre el rango de medición completo.

■ Mapeado de fábrica

A seleccionar si ha de borrarse el mapeado existente (si es que hay uno). El equipo regresa seguidamente al Parámetro **Confirmación distancia** y puede registrarse un nuevo mapeado.

- Cuando se realizan las operaciones mediante el módulo de visualización, la distancia medida se visualiza junto con este parámetro para fines de referencia.
- En el caso de las mediciones de la interfase, la distancia indicada se refiere siempre al nivel total (y no al nivel de la interfase).
- Si el equipo abandona el procedimiento de aprendizaje con el Opción **Distancia muy pequeña** o el Opción **Distancia muy grande** antes de haberse confirmado la idoneidad de la distancia, entonces **no** se registrará ningún mapeado y el procedimiento de aprendizaje se restablecerá al cabo de 60 s.
- En el caso del FMP54 con compensación de la fase gas (estructura de pedido: característica 540 "Paquete de aplicación", opciones EF o EG) **no** hace falta registrar ningún mapeado.

Mapeado actual

Navegación

□ Ajuste → Mapeado actual

Descripción

Indica hasta qué distancia se ha registrado ya un mapeado.

⁵⁾ Solo disponible para "Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Parámetro **Modo de evaluación**" = "Historial de corta duración" o "Historial de larga duración"

Final de mapeado

Navegación

□ Ajuste → Final de mapeado

Requisito previo

Confirmación distancia (→ □ 159) = Registro map manual o Distancia muy pequeña

Descripción

Especifique el nuevo fin del mapeado.

Entrada de usuario

O ... 200 000,0 m

Este parámetro especifica hasta qué distancia ha de registrarse el nuevo mapa. La distancia se mide desde el punto de referencia, es decir, desde el borde inferior de la brinda de

montaje o conexión roscada.

Para fines de referencia, la Parámetro **Mapeado actual** (→ 🗎 160) se visualiza junto con este parámetro. Indica hasta qué distancia se ha registrado ya un mapeado.

Registro mapeado

Requisito previo Confirmación distancia (→ 🖺 159) = Registro map manual o Distancia muy pequeña

Descripción Iniciar el registro del mapeado.

Selección • No

Registro mapeadoBorrando mapeado

Información adicional

Significado de las opciones

■ No

No se registrará ningún mapeado.

■ Registro mapeado

Se registrará el mapeado. Cuando finalice el registro, se visualizará la nueva distancia medida y el nuevo rango del mapeado. Cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local, estos valores deberán confirmarse pulsando \square .

Borrando mapeado

Se borra el mapeado existente (si es que hay uno) y el equipo visualiza la distancia recalculada y el rango del mapeado. Cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local, estos valores deberán confirmarse pulsando \square .

17.3.1 Asistente "Mapeado"

El Asistente **Mapeado** solo está disponible cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante software de configuración, todos los parámetros relacionados con el mapeado se ubican directamente en el Menú **Ajuste** ($\rightarrow \triangleq 149$).

En el Asistente **Mapeado** se muestran dos parámetros simultáneamente en el módulo de visualización en cualquier momento. El parámetro superior puede editarse, mientras que el parámetro inferior solo se visualiza como referencia.

Confirmación distancia		
Navegación		
Descripción	→ 🖺 159	
Final de mapeado		1
Navegación		
Descripción	→ 🖺 161	
Registro mapeado		Â
Navegación		
Descripción	→ 🖺 161	
Distancia		
DISTAUCIA		
Navegación		
Descripción	→ 🗎 154	

17.3.2 Submenú "Analog input 1 ... 5"

Existe un Submenú **Analog inputs** para cada bloque de entradas analógicas (AI) del equipo. El bloque AI se utiliza para configurar la transmisión del valor medido al bus.

En este submenú, solo pueden configurarse las propiedades más básicas del bloque AI. Para una configuración más exhaustiva de los bloques AI, véase Menú **Experto**.

Navegación $\blacksquare \Box$ Ajuste \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 5

Block tag	
Navegación	
Descripción	Defined to be unique throughout the control system at one plant site. The tag may be changed using the FB_Tag service.
Entrada de usuario	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (32)
Channel	
Navegación	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el valor de entrada que se debe procesar en el bloque funcional de la entrada analógica.
Selección	 Uninitialized Nivel linealizado Amplitud absoluta de eco Amplitud EOP absoluta Amplitud absoluta de interfase * Distancia Temperatura de la electrónica Desplazamiento EOP Interfase linealizada * Distancia de interfase * Capacidad medida * Amplitud relativa de eco Amplitud relativa de interfase * Ruido de la señal Volt. terminales Grosor de la Capa Superior * Valor CD calculado * Analog output adv. diagnostics 2 Analog output adv. diagnostics 1

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Process Value Filter Time

Descripción Utilice esta función para introducir la especificación del tiempo de filtro para filtrar el valor

de entrada (PV) inconverso.

Entrada de usuario Número positivo de coma flotante

Información adicional Ajuste de fábrica

Si se introduce el valor 0 s, no se realizará el filtrado.

17.3.3 Submenú "Ajuste avanzado"

Navegación ☐ Ajuste → Ajuste avanzado

Estado bloqueo

Descripción Indica la protección contra escritura de mayor prioridad que está actualmente activa.

Indicación ■ Protección de escritura hardware

■ Temporalmente bloqueado

Información adicional Significado y prioridades de los tipos de protección contra escritura

Protección de escritura hardware (prioridad 1)
 El microinterruptor de bloqueo (bloqueo por hardware) se activa en el módulo principal de electrónica. Esto bloquea el acceso de escritura de los parámetros.

■ Bloqueo SIL (prioridad 2)

El modo SIL está activado. El acceso de escritura de los parámetros relevantes está denegado.

Bloqueo WHG (prioridad 3)

El modo WHG está activado. El acceso de escritura de los parámetros relevantes está denegado.

Temporalmente bloqueado (prioridad 4)

Se ha bloqueado temporalmente el acceso con escritura a los parámetros debido a la ejecución de determinados procesos internos (p. ej., carga/descarga de datos, reinicios, etc.). Los parámetros vuelven a ser modificables a la que finaliza el proceso interno.

En el módulo de visualización, aparece el símbolo 🖺 delante de todos los parámetros que no pueden modificarse por estar protegidos contra escritura.

Derechos de acceso software de operación

Descripción Muestra la autorización de acceso a los parámetros a través de la herramienta de configuración.

Información adicional

Los derechos de acceso pueden modificarse mediante el Parámetro **Introducir código** de acceso (→ 🖺 166).

Si además hay activada una protección contra escritura, se restringen aún más los derechos de acceso vigentes. El estado de la protección contra escritura puede consultarse mediante el Parámetro **Estado bloqueo** ($\rightarrow \equiv 165$).

Derechos de acceso visualización

Navegación

Requisito previo

El equipo incorpora un indicador local.

Descripción

Muestra los derechos de acceso a parámetros vía control local.

Información adicional

Los derechos de acceso pueden modificarse mediante el Parámetro **Introducir código** de acceso (→ 🖺 166).

Si además hay activada una protección contra escritura, se restringen aún más los derechos de acceso vigentes. El estado de la protección contra escritura puede consultarse mediante el Parámetro **Estado bloqueo** ($\rightarrow \equiv 165$).

Introducir código de acceso

Navegación

□ Ajuste → Ajuste avanzado → Introd. cód. acc

Descripción

Anular protección contra escritura de parámetros con código de habilitación personalizado.

Entrada de usuario

0...9999

Información adicional

- Para la configuración local se debe introducir el código de acceso específico del cliente definido en el Parámetro Definir código de acceso (→ ≦ 212).
- Si se introduce un código de acceso incorrecto, los usuarios conservan su autorización de acceso actual.
- La protección contra escritura afecta a todos los parámetros que están marcados en el documento con el símbolo <a> En el indicador local, el símbolo <a> delante del parámetro indica que este está protegido contra escritura.
- Si no se pulsa ninguna tecla durante 10 minutos o si el usuario vuelve al modo de visualización del valor medido desde el modo de navegación y edición, el equipo bloquea automáticamente los parámetros protegidos contra escritura al cabo de otros 60 s.
- Si perdiese u olvidase su código de acceso, póngase en contacto con la delegación comercial de Endress+Hauser que le atiende habitualmente.

Submenú "Nivel"

El Submenú **Nivel** (→ 🗎 167) solo está visible si **Modo de operación (→** 🗎 **149)** = **Nivel**

Navegación $\blacksquare \square$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Nivel

Tipo producto

Descripción Especifique el tipo de producto.

Indicación ■ Líquido

Selección

Sólido

Ajuste de fábrica FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55: Líquido

Información adicional El Opción Sólido solo está disponible para Modo de operación (→ 🖺 149) = Nivel

Este parámetro determina el valor de varios parámetros adicionales e influye considerablemente en la evaluación completa de las señales. Por ello, se recomienda

encarecidamente **no cambiar** el ajuste de fábrica.

Propiedad del producto

Requisito previo

■ Modo de operación (→ 🖺 149) = Nivel

■ Evaluación de nivel EOP ≠ CD fija

Descripción Especifique la constante dieléctrica ϵ_r del producto.

DesconocidoCD 1.4 ... 1.6

■ CD 1.6 ... 1.9

■ CD 1.9 ... 2.5

■ CD 2.5 ... 4

■ CD 4 ... 7

■ CD 7 ... 15

■ CD > 15

Ajuste de fábrica Depende de los parámetros Tipo producto (→ 🖺 167) y Grupo de producto (→ 🖺 150).

Información adicional

Dependencia de "Tipo producto" y "Grupo de producto"

Tipo producto (→ 🗎 167)	Grupo de producto (→ 🗎 150)	Propiedad del producto
Sólido		Desconocido
Líquido	En base agua (DC >= 4)	CD 4 7
	Otros	Desconocido

- Para obtener los valores de permitividad relativa (valores de ε_r) de muchos productos de uso habitual en la industria, consulte las fuentes siguientes:
 - Permitividad relativa (valor de ε_r), compendio CP01076F
 - Aplicación "DC Values App" de Endress+Hauser (disponible para iOS y Android)
- Si **Evaluación de nivel EOP** = **CD fija**, en el Parámetro **Valor CD** (→ 🗎 157) se debe especificar la constante dieléctrica exacta. Por consiguiente, el Parámetro **Propiedad del producto** no es aplicable en este caso.

Propiedad del p	roceso
-----------------	--------

Navegación

Descripción

Especifique la velocidad típica de cambio de nivel.

Selección

Para "Tipo producto" = "Líquido"

- Muy rápido > 10 m (400 in)/min
- Rápido > 1 m/min
- Estándar < 1 m/min
- Medio < 10 cm/min
- Lenta < 1 cm/min
- Sin filtros

Para "Tipo producto" = "Sólido"

- Muy Rápido > 100m(333ft)/h
- Rápido > 10 m/h
- Estándar < 10 m/h
- Medio < 1 m/h
- Lenta < 0.1 m/h
- Sin filtros

Información adicional

El equipo ajusta los filtros para la evaluación de la señal y el amortiguamiento de la señal de salida conforme a la velocidad típica indicada en este parámetro:

Para "Modo de operación" = "Nivel" y "Tipo producto" = "Líquido"

Propiedad del proceso	Tiempo de respuesta de tipo escalonada / s
Muy rápido > 10 m (400 in)/min	5
Rápido > 1 m/min	5
Estándar < 1 m/min	14
Medio < 10 cm/min	39
Lenta < 1 cm/min	76
Sin filtros	< 1

Para "Modo de operación" = "Nivel" y "Tipo producto" = "Sólido"

Propiedad del proceso	Tiempo de respuesta de tipo escalonada / s
Muy Rápido > 100m(333ft)/h	37
Rápido > 10 m/h	37
Estándar < 10 m/h	74
Medio < 1 m/h	146
Lenta < 0,1 m/h	290
Sin filtros	< 1

Para "Modo de operación" = "Interfase" o "Interfase con capacitivo"

Propiedad del proceso	Tiempo de respuesta de tipo escalonada / s
Muy rápido > 10 m (400 in)/min	5
Rápido > 1 m/min	5
Estándar < 1 m/min	23
Medio < 10 cm/min	47
Lenta < 1 cm/min	81
Sin filtros	2,2

Condición del proceso extendida

A

Navegación

Requisito previo

Modo de operación (→ 🖺 149) = Nivel

Descripción

Especifique condiciones adicionales del proceso (en caso necesario).

Selección

- Ninguno
- Condensado Aqua/Aceite
- Sonda cerca del fondo del tanque
- Adherencia
- Espuma >5cm

Información adicional

Significado de las opciones

■ Condensado Agua/Aceite (solo Tipo producto = Líquido)

Verifica que si el producto presenta dos fases, solo se detecte el nivel total (ejemplo, aplicación con aceite/condensación).

■ Sonda cerca del fondo del tanque (solo para Tipo producto = Líquido)

Mejora la detección en vacío, especialmente si la sonda está instalada cerca del fondo del depósito.

Adherencia

Permite una detección segura en vacío si la señal del extremo de la sonda se ha desplazado debido a la formación de deposiciones.

■ Espuma >5cm (solo para Tipo producto = Líquido)

Optimiza la evaluación de señales en aplicaciones con formación de espuma.

Unidad del nivel

Navegación $\blacksquare \Box$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Nivel \rightarrow Unidad del nivel

Descripción Seleccione la unidad para el nivel.

Selección Unidad SI Unidad EE. UU.

%ftin

■ mm

Información adicional

La unidad para el nivel puede diferir de la unidad de longitud definida en el Parámetro **Unidad de longitud** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 149$):

- La unidad definida en el Parámetro Unidad de longitud se utiliza para la calibración básica (Calibración vacío (→ ≦ 151) y Calibración lleno (→ ≦ 152)).
- La unidad definida en el Parámetro **Unidad del nivel** se utiliza para visualizar el nivel (sin linealizar).

Distancia bloque

Descripción Especifique la distancia de bloqueo superior UB.

Entrada de usuario 0 ... 200 m

Ajuste de fábrica

- Para sondas coaxiales: 0 mm (0 in)
- Para sondas de varilla y de cable hasta 8 m (26 ft): 200 mm (8 in)
- Para sondas de varilla y de cable por encima de 8 m (26 ft): 0,025 * Sondenlänge

Para FMP51/FMP52/FMP54 con el paquete de aplicación **Medición de la interfase** 6) y para FMP55:

100 mm (3,9 in) para todos los tipos de antena

Información adicional


Las señales en la distancia de bloqueo superior solo se evalúan si habían estado fuera de la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo y se movieron dentro de la distancia de bloqueo debido a un cambio de nivel durante la operación. Se ignoran las señales que ya estaban en la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo.

- Este comportamiento únicamente es válido cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:
 - Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Modo de evaluación = Historial de corta duración o Historial de larga duración)
 - Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Modo GPC= Conectado, Sin corrección o Corrección externa

Si no se cumple alguna de estas condiciones, se ignorarán siempre las señales en la distancia de blogueo.

Si se requiere, el personal de servicios de Endress+Hauser puede definir un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo.

⁶⁾ Característica de pedido 540 "Paquete de aplicación", opción EB "Medición de la interfase"



■ 51 Distancia de bloqueo (UB) para mediciones de líquidos

Corrección del nivel

Descripción Especifique la corrección de nivel (en caso necesario).

Entrada de usuario -200 000,0 ... 200 000,0 %

Información adicional El valor especificado en este parámetro se suma al del nivel medido (aún sin linealizar).

Submenú "Interfase"

Navegación $\blacksquare \square$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Interfase

Propiedad del proceso

Navegación \blacksquare Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Interfase \rightarrow Propiedad proces

Descripción Especifique la velocidad típica de cambio de la posición de la interfase.

Selección ■ Rápido > 1 m/min

- Estándar < 1 m/min
- Medio < 10 cm/min
- Lenta < 1 cm/min
- Sin filtros

Información adicional

El equipo ajusta los filtros para la evaluación de la señal y el amortiguamiento de la señal de salida conforme a la velocidad típica indicada en este parámetro:

Propiedad del proceso	Tiempo de respuesta de tipo escalonada / s
Rápido > 1 m/min	5
Estándar < 1 m/min	15
Medio < 10 cm/min	40
Lenta < 1 cm/min	74
Sin filtros	2,2

Valor constante dieléctr. fase inferior

Navegación $\blacksquare \Box$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Interfase \rightarrow Val CD fase inf.

Requisito previo Modo de operación (→ 🖺 149) = Interfase o Interfase con capacitivo

Descripción Especifique la constante dieléctrica ε_r del producto inferior.

Entrada de usuario 1 ... 100

Información adicional

- Para obtener los valores de permitividad relativa (valores de ϵ_r) de muchos productos de uso habitual en la industria, consulte las fuentes siquientes:
 - Permitividad relativa (valor de ε_r), compendio CP01076F
 - Aplicación "DC Values App" de Endress+Hauser (disponible para iOS y Android)
- El ajuste de fábrica, ε_r = 80, es aplicable para el agua a 20 °C (68 °F).

Unidad del nivel

Descripción Seleccione la unidad para el nivel.

Selección *Unidad SI Unidad EE. UU.*

%ftmin

Información adicional

La unidad para el nivel puede diferir de la unidad de longitud definida en el Parámetro **Unidad de longitud** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 149$):

- La unidad definida en el Parámetro **Unidad de longitud** se utiliza para la calibración básica (**Calibración vacío** (→ 🖺 151) y **Calibración lleno** (→ 🖺 152)).
- La unidad definida en el Parámetro **Unidad del nivel** se utiliza para visualizar el nivel (sin linealizar) y la posición de la interfase.


Distancia bloque		
Navegación		
Descripción	Especifique la distancia de bloqueo superior UB.	
Entrada de usuario	0 200 m	
Ajuste de fábrica	 Para sondas coaxiales: 100 mm (3,9 in) Para sondas de varilla y de cable hasta 8 m (26 ft): 200 mm (8 in) 	

Información adicional

En la evaluación de las señales no se tienen en cuenta los ecos situados dentro de la distancia de bloqueo. La distancia de bloqueo superior se utiliza

■ Para sondas de varilla y de cable por encima de 8 m (26 ft): 0,025 * longitud de la sonda

- para eliminar las señales de eco de interferencia en la parte superior de la sonda.
- para eliminar el eco del nivel total cuando se mide en bypasses inundados.



A001322

- 1 Eliminación de las señales de eco de interferencia en la parte superior de la sonda.
- 2 Eliminación de la señal de nivel en caso de bypass inundado.
- UB Distancia de bloqueo superior

Corrección del nivel	
----------------------	--

Descripción Especifique la corrección de nivel (en caso necesario).

Entrada de usuario -200 000,0 ... 200 000,0 %

Información adicional El valor especificado en este parámetro se añade a los niveles totales y de interfase

medidos (antes de la linealización).


Grosor capa superior manual

Descripción Especifique el espesor determinado manualmente de la interfase UP (es decir, el espesor

del producto superior).

Entrada de usuario 0 ... 200 m

Información adicional



UP Espesor de interfase (= espesor del producto superior)

En el indicador local, el espesor medido de la interfase se visualiza junto con el espesor determinado manualmente de la interfase. Al comparar estos dos valores, el equipo puede ajustar automáticamente el valor de la constante dieléctrica (CD) del producto superior.

Medida grosor capa superior		
Navegación	☐ Ajuste → Ajuste avanzado → Interfase → MedGrosorCapaSup	
Descripción	Visualiza el espesor medido de la interfase. (Espesor UP del producto superior).	
Valor CD		
Navegación		
Descripción	Visualiza la constante dieléctrica relativa $\epsilon_{\rm r}$ del producto superior (CD $_1$) antes de la corrección.	
Valor CD calculado		
Navegación		
Descripción	Visualiza la constante dieléctrica relativa (es decir, corregida) $\epsilon_{\rm r}$ (DC1) del producto superior.	

 Usa valor CD calculado

 Navegación
 Ajuste → Ajuste avanzado → Interfase → UsaValorCDCalcul

 Descripción
 Especifique si debe utilizarse la constante dieléctrica calculada.

 Selección
 • Guardar y salir

 • Cancelar y salir
 Significado de las opciones

 • Guardar y salir
 Se asume que la constante calculada es la correcta.

 • Cancelar y salir

Se rechaza la constante dieléctrica calculada; la constante dieléctrica anterior permanece activa.


En el indicador local, se visualiza el Parámetro **Valor CD calculado** ($\rightarrow \implies 175$) junto con este parámetro.

Asistente "Cálculo automático const. Dieléctrica"

- El Asistente **Cálculo automático const. Dieléctrica** solo está disponible en caso de manejo a través del indicador local. Si el manejo se efectúa mediante un software de configuración, los parámetros para el cálculo automático de la CD se encuentran directamente en el Submenú **Interfase** (→ 🖺 172)
- En el Asistente **Cálculo automático const. Dieléctrica**, uno o dos parámetros se muestran simultáneamente en el módulo indicador en cualquier momento. El parámetro superior se puede editar, mientras que el parámetro inferior solo se muestra para fines de referencia.

Grosor capa superior ma	nual
Navegación	
Descripción	Especifique el espesor determinado manualmente de la interfase UP (es decir, el espesor del producto superior).
Valor CD	
Navegación	
Descripción	Muestra la constante dieléctrica relativa ϵ_{r} del producto superior (CD $_{\!1})$ antes de la corrección.
Usa valor CD calculado	
Navegación	$\ \ \ $ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Interfase \rightarrow Cálculo autom CD \rightarrow UsaValorCDCalcul
Descripción	Especifique si se debe usar la constante dieléctrica calculada.
Selección	Guardar y salirCancelar y salir
Información adicional	 Significado de las opciones Guardar y salir Se adopta la constante dieléctrica calculada. Cancelar y salir Se rechaza la constante dieléctrica calculada; la constante dieléctrica anterior permane activa. El Parámetro Valor CD calculado (→ ≅ 175) se muestra en el indicador local junto con este parámetro.

Submenú "Linealización"



■ 52 Linealización: conversión del nivel y, en caso aplicable, de la interfaz a un volumen o peso; la conversión depende de la forma del depósito

- 1 Selección del tipo de linealización y unidad
- Configuración de la linealización 2
- Tipo de linealización ($\rightarrow \boxminus 181$) = Ninguno Tipo de linealización ($\rightarrow \boxminus 181$) = Lineal Α
- В
- Tipo de linealización (→ 🖺 181) = Tabla С
- *Tipo de linealización (→ 🖺 181) = Fondo piramidal*
- Tipo de linealización (→ 🖺 181) = Fondo cónico Ε
- F Tipo de linealización (→ 🖺 181) = Fondo inclinado
- Tipo de linealización ($\rightarrow \equiv 181$) = Cilindro horizontal G
- Tipo de linealización (→ 🖺 181) = Tanque esférico Н
- Para "Modo de operación (→ 🖺 149)" = "Interfase" o "Interfase con capacitivo": interfase antes de la Ι linealización (medida en la unidad de nivel)
- ľ Para "Modo de operación (→ 🖺 149)" = "Interfase" o "Interfase con capacitivo": interfase después de la linealización (corresponde a volumen o peso)
- L Nivel antes de la linealización (medido en unidad de nivel)
- L' Nivel linealizado (→ 🗎 184) (corresponde a volumen o peso)
- Μ Valor máximo (→ 🖺 184)
- Diámetro (→ 🖺 185) d
- *Altura intermedia (→ 🖺 185)* h

Estructura del submenú en el indicador local

► Linealización	
	Tipo de linealización
	Unidad tras linealización
	Texto libre
	Valor máximo
	Diámetro
	Altura intermedia
	Modo de tabla
	▶ Editar tabla
	Nivel
	Valor del cliente
	Activar tabla

Estructura del submenú en el software de configuración (por ejemplo, FieldCare)

Navegación Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización ► Linealización Tipo de linealización Unidad tras linealización Texto libre Nivel linealizado Interfase linealizada Valor máximo Diámetro Altura intermedia Modo de tabla Número de tabla Nivel Nivel Valor del cliente

Activar tabla

Descripción de los parámetros


Tipo de linealización

Descripción Seleccione el tipo de linealización.

Selección • Ninguno

- Lineal
- Tabla
- Fondo piramidal
- Fondo cónico
- Fondo inclinado
- Cilindro horizontal
- Tanque esférico

Información adicional



- 53 Tipos de linealización
- A Ninguno
- B Tabla
- C Fondo piramidal
- D Fondo cónico
- E Fondo inclinado
- F Tanque esférico
- G Cilindro horizontal

Significado de las opciones

Ninguno

El equipo proporciona el nivel en la unidad de nivel sin convertirla (linealizarla) previamente.

Lineal

El valor de salida (volumen/peso) es proporcional al nivel L. Esto se aplica, por ejemplo, a depósitos y silos verticales cilíndricos. También deben especificarse los siguientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🗎 184): volumen o peso máximo

Tabla

La relación entre el nivel medido L y el valor de salida (volumen/peso) se define en una tabla de linealización que consiste en hasta 32 pares de valores "nivel - volumen" o "nivel - peso", respectivamente. También deben especificarse los siguientes parámetros:

Fondo piramidal

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un silo con el fondo piramidal. También deben especificarse los siguientes parámetros:

- Unidad tras linealización (→ 🖺 182)
- Valor máximo (→ 🗎 184): volumen o peso máximo
- **Altura intermedia (→** 🗎 **185)**: altura de la pirámide

■ Fondo cónico

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un depósito con fondo cónico. También deben especificarse los siquientes parámetros:

- Unidad tras linealización (→ 🗎 182)
- Valor máximo (→ 🗎 184): volumen o peso máximo
- Altura intermedia (→ 🗎 185): altura del cono

■ Fondo inclinado

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un silo con el fondo en ángulo. También deben especificarse los siguientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🖺 184): volumen o peso máximo
- **Altura intermedia (→ 🖺 185)**: altura del fondo en ángulo

Cilindro horizontal

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un cilindro horizontal. También deben especificarse los siquientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🗎 184): volumen o peso máximo

Tanque esférico

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un depósito esférico. También deben especificarse los siguientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🖺 184): volumen o peso máximo

Unidad tras linealización

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Linealización \rightarrow Unid tras lineal

Requisito previo

Tipo de linealización ($\Rightarrow \triangleq 181$) \neq Ninguno

Descripción

Seleccione la unidad para el valor linealizado.

Selección

Selección/entrada (uint16)

- 1095 = [tonelada corta]
- 1094 = [lb]
- 1088 = [kg]
- 1092 = [Ton]
- 1048 = [gal. (USA)]
- 1049 = [gal. (Imp.)]
- \bullet 1043 = [ft³]
- $1571 = [cm^3]$
- \bullet 1035 = [dm³]
- $-1034 = [m^3]$
- 1038 = [l]
- 1041 = [hl]
- **1**342 = [%]
- 1010 = [m]
- 1012 = [mm]
- 1018 = [ft]
- 1019 = [pulgadas]
- 1351 = [l/s]
- 1352 = [l/min]
- 1353 = [l/h]
- \blacksquare 1347 = [m³/s]
- \blacksquare 1348 = [m³/min]
- \blacksquare 1349 = $[m^3/h]$
- $1356 = [ft^3/s]$
- \blacksquare 1357 = [ft³/min]
- \blacksquare 1358 = [ft³/h]
- 1362 = [gal. (USA)/s]
- 1363 = [gal. (USA)/min]
- 1364 = [gal. (USA)/h]
- -1367 = [qal. (Imp.)/s]
- 1358 = [gal. (Imp.)/min]
- 1359 = [gal. (Imp.)/h]
- \blacksquare 32815 = [Ml/s]
- \blacksquare 32816 = [Ml/min]
- \blacksquare 32817 = [Ml/h]
- 1355 = [Ml/d]

Información adicional

La unidad seleccionada se utiliza únicamente para fines de visualización. El valor medido **no** se convierte en función de la unidad seleccionada.



La linealización distancia a distancia también puede realizarse; es decir una linealización desde la unidad de nivel hasta otra unidad de longitud. Seleccione el modo de linealización **Lineal** para este propósito. Para especificar la nueva unidad de nivel, seleccione Opción **Free text** en Parámetro **Unidad tras linealización** e introduzca la unidad en Parámetro **Texto libre** (\rightarrow 183).

Texto libre

Navegación

Requisito previo

Unidad tras linealización (→ 🖺 182) = Free text

Descripción Introduzca el símbolo de unidad.

Entrada de usuario Hasta 32 caracteres alfanuméricos (letras, números, caracteres especiales)

Nivel linealizado

Navegación \Box Ajuste \Rightarrow Ajuste avanzado \Rightarrow Linealización \Rightarrow Nivel linealizad

Descripción Visualiza el nivel linealizado.

Información adicional ■ Esta unidad se define en el Parámetro **Unidad tras linealización**.

■ En el caso de las mediciones de la interfase, este parámetro siempre hace referencia al nivel total.

Interfase linealizada

Navegación \square Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Linealización \rightarrow Interf. linealiz

Requisito previo Modo de operación (→ 🖺 149) = Interfase o Interfase con capacitivo

Descripción Visualiza la altura linealizada de la interfase.

Información adicional Esta unidad se define en el Parámetro **Unidad tras linealización**.

Valor máximo

Requisito previo Tipo de linealización (→ 🖺 181) tiene uno de los siguientes valores:

■ Lineal

■ Fondo piramidal

■ Fondo cónico

Fondo inclinado

Cilindro horizontal

■ Tanque esférico

Entrada de usuario -50 000,0 ... 50 000,0 %

Diámetro 🗟

Requisito previo Tipo de linealización (→ 🖺 181) tiene uno de los siguientes valores:

Cilindro horizontalTanque esférico

Entrada de usuario 0 ... 9 999,999 m

Información adicional La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** $(\rightarrow \implies 149)$.

Altura intermedia


Requisito previo Tipo de linealización (→ 🖺 181) tiene uno de los valores siguientes:

Fondo piramidalFondo cónico

■ Fondo inclinado

Entrada de usuario 0 ... 200 m

Información adicional



H Altura intermedia

La unidad está definida en Parámetro **Unidad de longitud** ($\rightarrow \equiv 149$).

Modo de tabla

Requisito previo Tipo de linealización (→ 🖺 181) = Tabla

Descripción Seleccione el modo de edición de la tabla de linealización.

Selección

- Manual
- Semiautomático ⁷
- Borrar tabla
- Ordenar tabla

Información adicional

Significado de las opciones

Manual

El nivel y el valor linealizado correspondiente se entrarán manualmente para cada punto de linealización.

Semiautomático

El equipo mide el nivel para cada punto de linealización. Se entra manualmente el valor linealizado asociado a cada nivel.

Borrar tabla

Con esta opción se borra la tabla de linealización existente.

Ordenar tabla

Ordena los puntos de linealización en orden ascendente.

Condiciones que debe satisfacer la tabla de linealización:

- La tabla puede comprender como máximo 32 pares de valores "Nivel valor linealizado".
- La tabla debe presentar un comportamiento monótonamente creciente o decreciente.
- El primer punto de linealización debe corresponder al nivel mínimo.
- El último punto de linealización debe corresponder al nivel máximo.
- Antes de introducir una tabla de linealización, deben establecerse correctamente los valores para Calibración vacío (→ 🖺 151) y Calibración lleno (→ 🗎 152).

Si resulta necesario cambiar los valores de la tabla después de haber cambiado la calibración completa o de vacío, únicamente puede garantizarse una evaluación correcta si se elimina la tabla existente y vuelve a introducirse la tabla completa. Para hacerlo, elimine la tabla existente (**Modo de tabla (> Borrar tabla**). A continuación, introduzca una nueva tabla.

Cómo introducir la tabla

■ Mediante FieldCare

Los puntos de la tabla pueden introducirse mediante los parámetros **Número de tabla** ($\rightarrow \boxminus 186$), **Nivel** ($\rightarrow \boxminus 187$) y **Valor del cliente** ($\rightarrow \boxminus 187$). Alternativamente, puede utilizarse el editor de tablas gráficas: Operación equipo \rightarrow Funciones del equipo \rightarrow Funciones adicionales \rightarrow Linealización (Online/Offline)

Mediante indicador local
 Seleccione el Submenú Editar tabla para acceder al editor de tablas gráficas. A continuación, se muestra la tabla y puede editarse línea por línea.

El ajuste de fábrica para la unidad de nivel es "%". Si desea introducir la tabla de linealización en unidades físicas, debe seleccionar la unidad correspondiente en el Parámetro **Unidad del nivel** $(\rightarrow \ \ \)$ 170) con anterioridad.

Número de tabla			
Navegación		Ajuste \Rightarrow Ajuste avanzado \Rightarrow Linealización \Rightarrow Número de tabla	
Requisito previo	Tipo de linealización (→ 🖺 181) = Tabla		
Descripción	Sele	ccione el punto de la tabla que desee introducir o cambiar.	

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Entrada de usuario 1 ... 32

Nivel (Manual)

Navegación \square Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Linealización \rightarrow Nivel

Requisito previo ■ Tipo de linealización (→ 🖺 181) = Tabla

■ Modo de tabla (→ 🗎 185) = Manual

Descripción Introduzca el valor de nivel del punto de la tabla (valor antes de la linealización).

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Nivel (Semiautomático)

Navegación $riangleq ext{Ajuste} ota ext{Ajuste} ota ext{Ajuste} ota ext{avanzado} ota ext{Linealización} ota ext{Nivel}$

Requisito previo ■ Tipo de linealización (→ 🖺 181) = Tabla

■ Modo de tabla (→ 🖺 185) = Semiautomático

Descripción Visualiza el nivel medido (valor antes de la linealización). Este valor se transmite a la tabla.

Valor del cliente

Navegación $riangleq ext{Ajuste} otha ext{Ajuste} ext{ avanzado} otha ext{Linealización} otha ext{Valor de cliente}$

Requisito previo Tipo de linealización (→ 🗎 181) = Tabla

Descripción Introduzca el valor de linealización para el punto de la tabla.

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Activar tabla 🗈

Navegación \blacksquare Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Linealización \rightarrow Activar tabla

Requisito previo Tipo de linealización (→ 🖺 181) = Tabla

Descripción Active (habilite) o desactive (deshabilite) la tabla de linealización.

Selección ■ Desactivar

Activar

Significado de las opciones

Desactivar

El nivel medido no está linealizado. Si, simultáneamente, **Tipo de linealización (→ 🖺 181)** = **Tabla**, el equipo genera el mensaje de error F435.

Activar

El nivel medido se linealizará conforme a la tabla.

Cuando se edita la tabla, el Parámetro **Activar tabla** se restablece automáticamente a **Desactivar** y debe ser restablecido a **Activar** una vez que se haya introducido la tabla.

Submenú "Ajustes de seguridad"

Salida con pérdida de eco

Descripción Señal de salida en caso de perderse un eco.

Selección ■ Último valor válido

Rampa en pérdida de ecoValor con pérdida de eco

Alarma

Información adicional Significado de las opciones

Último valor válido

Si se pierde un eco, la salida se mantiene en el último valor válido.

■ Rampa en pérdida de eco 7)

Si se pierde un eco, el valor de salida se desvía de forma continua hacia 0% o 100%. La pendiente de la rampa se define en el Parámetro **Rampa en pérdida de eco** (→ 🖺 190).

■ Valor con pérdida de eco ⁷⁾

Si se pierde un eco, la salida presenta el valor definido en el Parámetro **Valor con pérdida de eco** (→ 🖺 189).

Alarma

El equipo emite una alarma al perderse un eco; véase el Parámetro **Comportamiento en caso de error**

Requisito previo Salida con pérdida de eco (→ 🖺 189) = Valor con pérdida de eco

Descripción Valor de salida en caso de perderse un eco.

Entrada de usuario $0 \dots 200\,000,0 \%$

Valor con pérdida de eco

Información adicional Utilice la unidad que haya sido identificada para la salida del valor medido.

■ sin linealización: **Unidad del nivel (→** 🗎 **170)**

⁷⁾ Solo visible si "Tipo de linealización (→ 🖺 181)" = "Ninguno"

Rampa en pérdida de eco

Navegación

Requisito previo

Salida con pérdida de eco (→ 🖺 189) = Rampa en pérdida de eco


Descripción

Pendiente de la rampa a considerar en caso de producirse una pérdida de eco

Entrada de usuario

Número de coma flotante con signo

Información adicional



- A Retardo pérdida de eco
- *B* Rampa en pérdida de eco (→ 🗎 190) (valor positivo)
- C Rampa en pérdida de eco (→ 🖺 190) (valor negativo)
- La unidad de la pendiente de la rampa es un "porcentaje del rango de medida por minuto" (%/min).
- Si la pendiente de la rampa es negativa: el valor medido decrece constantemente hasta llegar al 0%.
- Si la pendiente de la rampa es positiva: el valor medido crece constantemente hasta llegar al 100%.

Distancia bloque

Navegación

Descripción

Especifique la distancia de bloqueo superior UB.

Entrada de usuario

0 ... 200 m

Ajuste de fábrica

- Para sondas coaxiales: 0 mm (0 in)
- Para sondas de varilla y de cable hasta 8 m (26 ft): 200 mm (8 in)
- Para sondas de varilla y de cable por encima de 8 m (26 ft): 0,025 * Sondenlänge

Para FMP51/FMP52/FMP54 con el paquete de aplicación **Medición de la interfase** ⁸⁾ y para FMP55:

100 mm (3,9 in) para todos los tipos de antena


Información adicional

Las señales en la distancia de bloqueo superior solo se evalúan si habían estado fuera de la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo y se movieron dentro de la distancia de bloqueo debido a un cambio de nivel durante la operación. Se ignoran las señales que ya estaban en la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo.

- Este comportamiento únicamente es válido cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:
 - Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Modo de evaluación = Historial de corta duración o Historial de larga duración)
 - Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Modo GPC= **Conectado**, **Sin corrección** o **Corrección externa**

Si no se cumple alguna de estas condiciones, se ignorarán siempre las señales en la distancia de bloqueo.

Si se requiere, el personal de servicios de Endress+Hauser puede definir un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo.



🛮 54 🔝 Distancia de bloqueo (UB) para mediciones de líquidos

⁸⁾ Característica de pedido 540 "Paquete de aplicación", opción EB "Medición de la interfase"

Submenú "Configuración de sonda"

El Submenú **Configuración de sonda** ayuda a asegurarse de que el equipo asigne correctamente la señal del extremo de la sonda dentro de la curva envolvente. El tratamiento es correcto cuando el valor de la longitud de la sonda indicado por el equipo concuerda con la longitud efectiva de la sonda. La corrección automática de la longitud de la sonda solo se puede llevar a cabo si la sonda está instalada en el depósito y se encuentra totalmente descubierta (sin producto) en toda su longitud. Para depósitos con llenado parcial y si se conoce la longitud de la sonda, seleccione **Confirmación longitud de sonda** (\rightarrow \implies 193) = Entrada manual para introducir el valor manualmente.

- Si no se ha grabado un mapeado después de acortar la sonda, ya no resulta posible efectuar una corrección automática de la longitud de la sonda. En ese caso hay dos opciones:
 - En primer lugar, borre la curva de mapeado usando el Parámetro **Registro mapeado** (→ 🖺 161), con lo que se puede llevar a cabo la corrección de la longitud de la sonda. Tras corregir la longitud de la sonda, se puede grabar una nueva curva de mapeado usando el Parámetro **Registro mapeado** (→ 🖺 161).
 - De manera alternativa, seleccione Confirmación longitud de sonda (→ 🖺 193) = Entrada manual e introduzca manualmente la longitud de la sonda en el Parámetro Longitud actual de sonda.
- La corrección automática de la longitud de la sonda solo resulta posible tras seleccionar la opción correcta en el Parámetro **Sonda puesta a tierra** (→ 🖺 192).

Navegación $\blacksquare \Box$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Config. Sonda

Sonda puesta a tierra		
Navegación		
Requisito previo	Modo de operación (→ 🖺 149) = Nivel	
Descripción	Especifique si la sonda está puesta a tierra.	
Selección	■ No ■ Sí	

Longitud actual de sonda		3
Navegación	$egin{array}{ll} \Box & \mbox{Ajuste} ightarrow \mbox{Ajuste} \mbox{ avanzado} ightarrow \mbox{Config. Sonda} ightarrow \mbox{Long actual sond} \end{array}$	
Descripción	 En la mayoría de los casos: Visualiza la longitud de la sonda de acuerdo con la señal de extremo de la sonda medida actualmente. Para Confirmación longitud de sonda (→ 🖺 193) = Entrada manual: Introduzca la longitud real de la sonda. 	ì
Entrada de usuario	0 200 m	

Confirmación longitud de sonda

Navegación

riangleq Ajuste riangleq Ajuste avanzado riangleq Config. Sonda riangleq Confir long sond

Descripción

Especifique si el valor mostrado en el Parámetro **Longitud actual de sonda** coincide con la longitud real de la sonda. En función de esta entrada, el equipo realiza una corrección de la longitud de la sonda.

Selección

- Longitud de sonda correcta
- Longitud de sonda muy corta
- Longitud de sonda muy larga
- Sonda cubierta
- Entrada manual
- Long. sonda desconocida

Información adicional

Significado de las opciones

■ Longitud de sonda correcta

Se debe seleccionar si se muestra la longitud correcta de la sonda. No se requiere ninguna corrección. El equipo abandona la secuencia.

Longitud de sonda muy corta

Se debe seleccionar si la longitud mostrada es inferior a la longitud real de la sonda. Se asigna una señal diferente de extremo de la sonda y la longitud recién calculada se muestra en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. Este procedimiento tendrá que repetirse las veces que sean necesarias para que el valor visualizado coincida con la longitud real de la sonda.

■ Longitud de sonda muy larga

Se debe seleccionar si la longitud mostrada es superior a la longitud real de la sonda. Se asigna una señal diferente de extremo de la sonda y la longitud recién calculada se muestra en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. Este procedimiento tendrá que repetirse las veces que sean necesarias para que el valor visualizado coincida con la longitud real de la sonda.

Sonda cubierta

Se debe seleccionar si la sonda está cubierta (de manera parcial o total). En este caso no resulta posible corregir la longitud de la sonda.

■ Entrada manual

Seleccione si no ha de realizarse ninguna corrección automática de la longitud de la sonda. En su lugar, la longitud real de la sonda se debe introducir manualmente en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. ⁹⁾

■ Long. sonda desconocida

Se debe seleccionar si se desconoce la longitud real de la sonda. En este caso no resulta posible corregir la longitud de la sonda.

⁹⁾ Si la configuración se efectúa a través de FieldCare, no es necesario seleccionar de manera explícita el Opción **Entrada manual**; en este caso, siempre existe la posibilidad de editar manualmente la longitud de la sonda.

Asistente "Corrección de longitud de sonda"



El Asistente **Corrección de longitud de sonda** solo está disponible en caso de manejo a través del indicador local. Si el manejo se efectúa mediante un software de configuración, los parámetros para la corrección de la longitud de la sonda se encuentran directamente en el Submenú **Configuración de sonda** ($\rightarrow \square$ 192).

Navegación

 \square Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Config. Sonda \rightarrow Corr. long sonda

Confirmación longitud de sonda

Navegación

lacktriangledown Ajuste o Ajuste avanzado o Config. Sonda o Corr. long sonda o Confir long sond

Descripción

Especifique si el valor mostrado en el Parámetro **Longitud actual de sonda** coincide con la longitud real de la sonda. En función de esta entrada, el equipo realiza una corrección de la longitud de la sonda.

Selección

- Longitud de sonda correcta
- Longitud de sonda muy corta
- Longitud de sonda muy larga
- Sonda cubierta
- Entrada manual
- Long. sonda desconocida

Información adicional

Significado de las opciones

■ Longitud de sonda correcta

Se debe seleccionar si se muestra la longitud correcta de la sonda. No se requiere ninguna corrección. El equipo abandona la secuencia.

■ Longitud de sonda muy corta

Se debe seleccionar si la longitud mostrada es inferior a la longitud real de la sonda. Se asigna una señal diferente de extremo de la sonda y la longitud recién calculada se muestra en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. Este procedimiento tendrá que repetirse las veces que sean necesarias para que el valor visualizado coincida con la longitud real de la sonda.

■ Longitud de sonda muy larga

Se debe seleccionar si la longitud mostrada es superior a la longitud real de la sonda. Se asigna una señal diferente de extremo de la sonda y la longitud recién calculada se muestra en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. Este procedimiento tendrá que repetirse las veces que sean necesarias para que el valor visualizado coincida con la longitud real de la sonda.

■ Sonda cubierta

Se debe seleccionar si la sonda está cubierta (de manera parcial o total). En este caso no resulta posible corregir la longitud de la sonda.

■ Entrada manual

Seleccione si no ha de realizarse ninguna corrección automática de la longitud de la sonda. En su lugar, la longitud real de la sonda se debe introducir manualmente en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. $^{10)}$

■ Long. sonda desconocida

Se debe seleccionar si se desconoce la longitud real de la sonda. En este caso no resulta posible corregir la longitud de la sonda.

¹⁰⁾ Si la configuración se efectúa a través de FieldCare, no es necesario seleccionar de manera explícita el Opción **Entrada manual**; en este caso, siempre existe la posibilidad de editar manualmente la longitud de la sonda.

Longitud actual de sonda	
Navegación	
Descripción	 En la mayoría de los casos: Visualiza la longitud de la sonda de acuerdo con la señal de extremo de la sonda medida actualmente. Para Confirmación longitud de sonda (→ 193) = Entrada manual: Introduzca la longitud real de la sonda.
Entrada de usuario	0 200 m

Submenú "Salida de conmutación"

El Submenú **Salida de conmutación** ($\rightarrow \implies 196$) solo está disponible para equipos con una salida de conmutación. ¹¹⁾

Navegación $\blacksquare \square$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Salida conmutac.

Función salida de conmutación

Descripción

Seleccionar función para salida switch.

Selección

- Desconectado
- Conectado
- Comportamiento Diagnóstico
- Limite
- Salida digital

Información adicional

Significado de las opciones

Desconectado

La salida está siempre abierta (no conductiva).

Conectado

La salida está siempre cerrada (conductiva).

■ Comportamiento Diagnóstico

La salida está normalmente cerrada y se abre únicamente si se produce un evento de diagnóstico. El Parámetro **Asignar nivel de diagnóstico** ($\Rightarrow \implies 197$) determina para qué tipo de evento se abrirá la salida.

Limite

La salida está normalmente cerrada y se abre únicamente si hay una variable medida por encima o por debajo de un determinado límite. Los valores de alarma se definen mediante los siguientes parámetros:

- Asignar valor límite (→ 🗎 197)
- Valor de conexión (→

 198)
- Valor de desconexión (→

 199)

Salida digital

El estado de conmutación de la salida sigue el valor de salida de un bloque funcional DI. Este bloque funcional se selecciona en el Parámetro **Asignar estado** ($\rightarrow \square$ 196).

Las opciones **Desconectado** y **Conectado** pueden utilizarse para simular la salida de conmutación.

Asignar estado

Requisito previo

Función salida de conmutación (→ 🗎 196) = Salida digital

¹¹⁾ Código de pedido 020 "Alimentación; salida", opción B, E o G

Selección

- Desconectado
- Salida Digital AdvDiagn 1Salida Digital AdvDiagn 2
- Salida digital 1
- Salida digital 2
- Salida digital 3
- Salida digital 4
- Salida digital 5
- Salida digital 6
- Salida digital 7
- Salida digital 8

Información adicional

Las opciones **Salida Digital AdvDiagn 1** y **Salida Digital AdvDiagn 2** hacen referencia a los bloques de diagnóstico avanzado. Una señal de conmutación generada en estos bloques se puede transmitir a través de la salida de conmutación.

Asignar valor límite

Property of the content of the co

Requisito previo

Función salida de conmutación (→ 🗎 196) = Limite

Selección

- Desconectado
- Nivel linealizado
- Distancia
- Interfase linealizada
- Distancia de interfase *
- Grosor de la Capa Superior *
- Volt. terminales
- Temperatura de la electrónica
- Capacidad medida⁷
- Amplitud relativa de eco
- Amplitud relativa de interfase *
- Amplitud absoluta de eco
- Amplitud absoluta de interfase î

Asignar nivel de diagnóstico

Requisito previo Función salida de conmutación (→ 🖺 196) = Comportamiento Diagnóstico

Descripción Seleccionar comportamiento diagnóstico para salida conmutación.

Selección • Alarma

- Alarma o aviso
- Aviso

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Valor de conexión

Requisito previo Función salida de conmutación (→ 🖺 196) = Limite


Descripción Introducir el valor medido para el punto de encendido.

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Información adicional El comportamiento en la conmutación depende de la posición relativa de los parámetros **Valor de conexión** y **Valor de desconexión**:

Valor de conexión > Valor de desconexión


- La salida se cierra cuando el valor medido es mayor que Valor de conexión.
- La salida se abre cuando el valor medido es menor que **Valor de desconexión**.



- A Valor de conexión
- B Valor de desconexión
- C Salida cerrada (conductiva)
- D Salida abierta (no conductiva)

Valor de conexión < Valor de desconexión

- La salida se cierra cuando el valor medido es menor que **Valor de conexión**.
- La salida se abre cuando el valor medido es mayor que **Valor de desconexión**.



- A Valor de conexión
- B Valor de desconexión
- C Salida cerrada (conductiva)
- D Salida abierta (no conductiva)

Retardo de la conexión		
Navegación	Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Salida conmutac. \rightarrow Retardo conex.	

Requisito previo

■ Función salida de conmutación (→ 🗎 196) = Limite

■ Asignar valor límite (→ 🖺 197) ≠ Desconectado

Descripción Definir retardo para switch-on de la salida de estatus.

Entrada de usuario 0,0 ... 100,0 s

Valor de desconexión	
----------------------	--

Requisito previo Función salida de conmutación (→ 🖺 196) = Limite

Descripción Introducir el valor medido para el punto de apagado.

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Información adicional El comportamiento en la conmutación depende de la posición relativa de los parámetros

Valor de conexión y Valor de desconexión; descripción: consulte el Parámetro Valor de

conexión ($\rightarrow \implies 198$).

Retardo de la desconexión

Requisito previo ■ Función salida de conmutación (→ 🖺 196) = Limite

■ Asignar valor límite (→ 🖺 197) ≠ Desconectado

Descripción Definir retardo para switch-off de la salida de status.

Entrada de usuario 0,0 ... 100,0 s

Comportamiento en caso de error

Requisito previo Función salida de conmutación (→ 🖺 196) = Limite o Salida digital

Descripción Definir comportamiento salida en condición alarma.

Selección ■ Estado actual

AbiertoCerrado

Información adicional

Estado de conmutación

Descripción Muestra el estado de la salida de conmutación.

Señal de salida invertida

Descripción Invertir la señal de salida.

Selección ■ No

■ Sí

Significado de las opciones

■ No

El comportamiento de la salida de conmutación es el descrito anteriormente.

■ Si

Los estados **Abierto** y **Cerrado** están invertidos en comparación con la descripción anterior.

Submenú "Visualización"

El Submenú **Visualización** solo está visible si hay un módulo indicador conectado al equipo.

Navegación

Language

Navegación

Descripción

Elegir el idioma del display local.

Selección

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano ³
- Nederlands *
- Portuguesa
- Polski
- русский язык (Russian) ^{*}
- Svenska
- Türkçe
- 中文 (Chinese) *
- 日本語 (Japanese) *
- 한국어 (Korean)
- Bahasa Indonesia *
- tiếng Việt (Vietnamese) *
- čeština (Czech)

Ajuste de fábrica

El idioma seleccionado en la característica 500 de la estructura de pedido del producto. Si no se ha seleccionado ningún idioma: English

Información adicional

Formato visualización

Navegación

Descripción

Elegir modo de visualización de los valores en el indicador.


Selección

- 1 valor grande
- 1 valor + 1 gráfico de barras
- 2 valores
- 1 valor grande + 2 valores
- 4 valores


La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento




■ 55 "Formato visualización" = "1 valor grande"




■ 56 "Formato visualización" = "1 valor + 1 gráfico de barras"



■ 57 "Formato visualización" = "2 valores"



■ 58 "Formato visualización" = "1 valor grande + 2 valores"



₫ 59 "Formato visualización" = "4 valores"

- Los parámetros **1** ... **4er valor visualización** se usan para especificar qué valores medidos se muestran en el indicador local y en qué orden.
 - Si se especifican más valores medidos de los que el modo de visualización permite, los valores se alternan en el indicador del equipo. El tiempo de visualización hasta el siguiente cambio se configura en el Parámetro Intervalo de indicación (→ ≧ 205).

Endress+Hauser 203

A001996

1 ... 4er valor visualización

Navegación

Descripción

Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.

Selección

- Nivel linealizado
- Distancia
- Interfase linealizada ³
- Distancia de interfase
- Grosor de la Capa Superior
- Volt. terminales
- Temperatura de la electrónica
- Capacidad medida⁷
- Analog output adv. diagnostics 1
- Analog output adv. diagnostics 2
- Salida analógica 1
- Salida analógica 2
- Salida analógica 3
- Salida analógica 4
- Salida analógica 5
- Salida analógica 6
- Salida analógica 7
- Salida analógica 8

Ajuste de fábrica

Para medidas de nivel

- 1er valor visualización: Nivel linealizado
- 2er valor visualización: Distancia
- 3er valor visualización: Salida de corriente 1
- 4er valor visualización: Ninguno

Para medidas de interfase y una salida de corriente

- 1er valor visualización: Interfase linealizada
- 2er valor visualización: Nivel linealizado
- 3er valor visualización: Grosor de la Capa Superior
- 4er valor visualización: Salida de corriente 1

Para medidas de interfase y dos salidas de corriente

- 1er valor visualización: Interfase linealizada
- 2er valor visualización: Nivel linealizado
- 3er valor visualización: Salida de corriente 1
- 4er valor visualización: Salida de corriente 2

Decimales 1 ... 4

Navegación

Descripción

Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.

La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Selección ■ x

X.XX.XXX.XXXX.XXXX

Información adicional

El parámetro no afecta a la precisión en la medida o en los cálculos del equipo.

Intervalo de indicación

Descripción Ajustar el tiempo de indicación de los valores medidos en el display local, cuando

aparezcan alternativamente.

Entrada de usuario 1 ... 10 s

Información adicional Este parámetro solo es relevante si el número de valores de medición seleccionados excede

el número de valores que pueden visualizarse simultáneamente en el formato de

visualización seleccionado.

Atenuación del visualizador

Navegación $\blacksquare \Box$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Visualización \rightarrow Atenuac. Visual.

Descripción Ajustar el tiempo de reacción del display local a las fluctuaciones en los valores medidos.

Entrada de usuario 0,0 ... 999,9 s


Línea de encabezamiento

Navegación $\blacksquare \Box$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Visualización \rightarrow Línea encabez.

Descripción Elegir el contenido del encabezado del display local.

Selección ■ Nombre del dispositivo

■ Texto libre



1 Posición del texto de la línea de encabezamiento en el visualizador

Significado de las opciones

■ Nombre del dispositivo

Se define en el Parámetro Nombre del dispositivo.

■ Texto libre

Se define en el Parámetro **Texto de encabezamiento** ($\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 206$).

Texto de encabezamiento		
Navegación		
Requisito previo	Línea de encabezamiento (→ 🖺 205) = Texto libre	
Descripción	Introducir el texto para el encabezado del display local.	
Entrada de usuario	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (12)	
Información adicional	El número de caracteres que se visualizan depende de los caracteres utilizados.	
Carácter de separación		
Navegación		
Descripción	Elegir el carácter de separación para representar los decimales de valores numéricos.	
Selección	•.	
	- ,	
Formato numérico		<u> </u>
Navegación		

Información adicional El Opción **ft-in-1/16"** solo es válido para unidades de distancia.

Decimalft-in-1/16"

Seleccione formato de número de la pantalla.

206

Descripción

Selección

Decimales menú

Descripción Seleccione el número de decimales con el que se deben representar los números en el

menú de configuración.

Selección ■ x

X.XX.XXX.XXXX.XXXX

Información adicional

 Solo es válido para números en el menú de configuración (p. ej., Calibración vacío, Calibración lleno), pero no para el indicador del valor medido. El número de decimales para la indicación del valor medido se define en los parámetros Decimales 1 ... 4

• Este ajuste no afecta a la precisión del equipo para medir o calcular el valor

Retroiluminación

Navegación \blacksquare Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Visualización \rightarrow Retroiluminación

Requisito previo El equipo incorpora el indicador local SD03 (con teclas ópticas).

Descripción Conectar y desconectar retroiluminación del display local.

Selección ■ Desactivar

Activar

Información adicional Significado de las opciones

Desactivar

Apaga la iluminación de fondo.

Activar

Enciende la iluminación de fondo.

i

Si la tensión de alimentación es demasiado pequeña, el equipo puede desactivar la iluminación de fondo, independientemente de la configuración de este parámetro.

Contraste del visualizador

Descripción Adaptar el contraste del display local a las condiciones ambientales (p. ej. ángulo de

lectura o iluminación).

Entrada de usuario 20 ... 80 %

Ajuste de fábrica En función del indicador.

- Ajuste del contraste pulsando botones:

 Más oscuro: pulse simultáneamente los botones © ©.

 Más brillo: pulse simultáneamente los botones © ©.

Submenú "Configuración Backup Indicador"

Este submenú solo está disponible si hay un módulo visualizador conectado con el equipo.

La configuración del equipo puede salvaguardarse en el momento oportuno en el módulo de visualización (copia de seguridad). La configuración salvaguardada puede recuperarse en el equipo siempre que sea necesario, p. ej., para volver a poner el equipo en un determinado estado. Esta configuración puede transferirse también a otros equipos del mismo tipo utilizando para ello el módulo de visualización.

Solo pueden intercambiarse configuraciones entre equipos que están en el mismo modo operativo (véase el Parámetro **Modo de operación** ($\rightarrow \implies 149$)).

Navegación $\blacksquare \Box$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow ConfBckupIndicad

Tiempo de operación		
Navegación		
Descripción	Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.	
Información adicional	Tiempo máximo 9999 d (≈ 27 años)	
Última salvaguarda		
Navegación		
Descripción	Indica cuándo se han guardado por última vez los datos en el módulo de indicación.	
Control de configuración		
Navegación		
Descripción	Elegir acción para gestionar los datos del equipo en el módulo de visualización.	
Selección	 Cancelar Ejecutar copia Restablecer Duplicar Comparar Borrar datos backup Display incompatible 	

Significado de las opciones

Cancelar

No se ejecutará ninguna acción y el usuario saldrá del parámetro.

■ Ejecutar copia

Se guardará una copia de la configuración actual del equipo (que se encuentra el HistoROM interno del equipo) en el módulo de visualización conectado con el equipo.

Restablecer

Se transfiere al HistoROM del equipo una copia de la última copia de seguridad de la configuración del equipo quardada en el módulo de visualización.

Duplicar

La copia del transmisor se duplica y transfiere a otro equipo utilizando para ello el módulo de visualización del transmisor. Los siguientes parámetros, que caracterizan el punto de medición individual, **no** están incluidos en la configuración transmitida: Tipo producto

Comparar

Se compara la configuración del equipo guardada en el módulo de visualización con la configuración actual del equipo en el HistoROM. El resultado de esta comparación se muestra en el Parámetro **Comparación resultado** ($\rightarrow \implies 210$).

Borrar datos backup

Se borra la copia de seguridad de la configuración del equipo guardada en el módulo de visualización del equipo.

- Durante el proceso de salvaguarda no podrá editarse la configuración mediante indicador local y se visualizará un mensaje sobre el estado del proceso.
- Si se restaura una copia de seguridad existente en un equipo diferente mediante el uso de Opción **Restablecer**, puede que algunas de las funcionalidades del equipo ya no estén disponibles. En algunos casos, incluso un reinicio del equipo no restablecerá el estado original.

Para transmitir una configuración a un equipo diferente, debe utilizarse siempre el Opción **Duplicar**.

Estado del Backup		
Navegación	riangle Ajuste $ riangle$ Ajuste avanzado $ riangle$ ConfBckupIndicad $ riangle$ Estado Backup	
Descripción	Muestra qué acción de copia de seguridad está actualmente en curso.	
Comparación resultado		
Navegación		
Descripción	Comparación de los registros de datos en el dispositivo y en la pantalla (salvaguarda).	

Significado de las opciones de visualización

Registro de datos idéntico

La configuración actual del equipo que está en el HistoROM es idéntica a la copia de seguridad guardada en el módulo de visualización.

Registro de datos no idéntico

La configuración actual del equipo que está en el HistoROM difiere de la copia de seguridad quardada en el módulo de visualización.

■ Falta registro de datos

No hay ninguna copia de seguridad de una configuración del equipo guardada en el módulo de visualización.

Registro de datos defectuoso

La configuración actual del equipo que hay en el HistoROM está dañada o no es compatible con la copia de seguridad guardada en el módulo de visualización.

■ Test no realizado

La configuración del equipo que hay en el HistoROM no se ha comparado aún con la copia de seguridad guardada en el módulo de visualización.

• Grupo de datos incompatible

Los conjuntos de datos son incompatibles y no pueden compararse.

- Para iniciar la comparación, establezca **Control de configuración (→ 🖺 209)** = **Comparar**.
- Si la configuración del transmisor ha sido duplicada desde un equipo diferente por Control de configuración (→ 🗎 209) = Duplicar, la nueva configuración del equipo en HistoROM solo es parcialmente idéntica a la configuración almacenada en el módulo de visualización: las propiedades específicas del sensor (p. ej., curva de mapeado) no se duplican. Por lo tanto, el resultado de la comparación será Registro de datos no idéntico.

Submenú "Administración"

Navegación \square Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Administración

Definir código de acceso

Navegación

Descripción

Definir el código de habilitación para el acceso en escritura a los parámetros.

Entrada de usuario

0...9999

Información adicional

- Si no se ha cambiado el ajuste de fábrica o se ha introducido "0", los parámetros no están protegidos contra escritura y, por tanto, los datos de la configuración del equipo se pueden modificar en cualquier momento. El usuario ha iniciado sesión con el rol "Mantenimiento".
- La protección contra escritura afecta a todos los parámetros que están marcados en el documento con el símbolo . En el indicador local, el símbolo delante del parámetro indica que este está protegido contra escritura.
- Una vez definido el código de acceso, los parámetros protegidos contra escritura solo se pueden modificar si se introduce el código de acceso en el Parámetro **Introducir** código de acceso (→ ≜ 166).
- Si pierde el código de acceso, póngase en contacto con su centro Endress+Hauser.
- En caso de manejo a través del indicador local: el nuevo código de acceso solo es válido una vez que se ha confirmado en el Parámetro **Confirmar el código de acceso** (→ ≅ 214).

Resetear dispositivo

Navegación

- Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Reset dispositiv

Selección

- Cancelar
- Poner en especificación de bus de campo
- Poner en estado de fábrica
- Poner en estado de suministro
- Ajustes del cliente
- Al transductor por defecto
- Reiniciar instrumento

Significado de las opciones

Cancelar

Sin acción

■ Poner en estado de fábrica

Todos los parámetros recuperan sus ajustes de fábrica específicos del código de producto.

■ Poner en estado de suministro

Todos los parámetros recuperan los ajustes originales con los que se entregó el equipo. Los ajustes de entrega pueden diferir de los ajustes por defecto de fábrica si el usuario pidió el equipo con ajustes especiales.

Esta opción solo está disponible si se pidieron ajustes a medida del usuario.

Ajustes del cliente

Todos los parámetros del usuario recuperan sus ajustes de origen. No obstante, los parámetros de servicio se mantienen sin cambios.

Al transductor por defecto

Cada parámetro relacionado con la medición recupera su ajuste de fábrica. No obstante, los parámetros de servicio y los parámetros relacionados con comunicaciones se mantienen sin cambios.

Reiniciar instrumento

Con el reinicio, todos los parámetros que están almacenados en la memoria volátil (RAM) recuperan sus ajustes de fábrica (p. ej., datos de valor medido). Se mantiene la configuración del equipo.

Asistente "Definir código de acceso"

El Asistente **Definir código de acceso** solo está disponible cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante software de configuración, el Parámetro **Definir código de acceso** se ubica directamente en el Submenú **Administración**. El Parámetro **Confirmar el código de acceso** no está disponible para funcionamiento mediante software de configuración.

 Definir código de acceso

 Navegación
 Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir cód acc

 Descripción
 \Rightarrow 212

Confirmar el código de acceso

Descripción Confirme el código de acceso.

Entrada de usuario 0 ... 9 999

17.4 Menú "Diagnóstico"

Navegación 🗐 🗐 Diagnóstico

Diagnóstico actual Navegación Diagnóstico → Diagnóst. actual Descripción Muestra el mensaje actual de diagnóstico. Información adicional El indicador consta de: ■ Símbolo para el comportamiento del evento Código para el comportamiento de diagnóstico ■ Tiempo de funcionamiento del suceso ■ Texto sobre el evento Si varios mensajes están activos al mismo tiempo, se muestran los mensajes con la prioridad más alta. Puede saber cuál es la causa del mensaje y las medidas correctivas a través del símbolo (i) que aparece en el indicador. Marca de tiempo Navegación Diagnóstico → Marca tiempo Último diagnóstico Navegación Diagnóstico → Último diagnóst. Descripción Muestra el último mensaje de diagnóstico que ha estado activo antes del mensaje actual.

El indicador consta de:

Información adicional

- Símbolo para el comportamiento del evento
- Código para el comportamiento de diagnóstico
- Tiempo de funcionamiento del suceso
- Texto sobre el evento
- La condición mostrada aún es aplicable. Puede saber cuál es la causa del mensaje y las medidas correctivas a través del símbolo (i) que aparece en el indicador.

Marca	de	tiemp	0
-------	----	-------	---

Navegación ☐ Diagnóstico → Marca tiempo

Tiempo de funcionamiento desde inicio

Descripción Visualiza el tiempo que lleva funcionando el equipo desde su último reinicio.

Tiempo de operación

Descripción Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.

Información adicional Tiempo máximo

9999 d (≈ 27 años)

17.4.1 Submenú "Lista de diagnósticos"

Diagnóstico 1 ... 5

Descripción Visualice los mensajes de diagnóstico actuales de la primera hasta quinta posición en

prioridad.

Información adicional El indicador consta de:

• Símbolo para el comportamiento del evento

• Código para el comportamiento de diagnóstico

■ Tiempo de funcionamiento del suceso

■ Texto sobre el evento

Marca de tiempo 1 ... 5

Submenú "Lista de eventos" 17.4.2



El Submenú **Lista de eventos** solo está disponible cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante FieldCare, la lista de eventos puede mostrarse en la FieldCare función "Lista eventos / HistoROM".

Navegación

Diagnóstico → Lista eventos

Opciones de filtro

Navegación

Diagnóstico → Lista eventos → Opciones filtro

Selección

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información (I)

Información adicional



- Este parámetro solo se utiliza para configuración mediante el indicador local.
- Las señales de estado se clasifican según NAMUR NE 107.

Submenú "Lista de eventos"

El Submenú **Lista de eventos** muestra el historial de eventos anteriores de la categoría seleccionada en el Parámetro **Opciones de filtro** (→ 🖺 218). Se visualizan como máximo 100 eventos ordenados cronológicamente.

Los siguientes símbolos aparecen para indicar si se ha producido o ha finalizado un evento:

- ①: Evento que acaba de ocurrir
- (→: Evento que ha finalizado
- Puede saber cuál es la causa del mensaje y las instrucciones sobre medidas correctivas a través del botón (i).

Formato indicador

- Para mensajes de eventos en la categoría I: evento de información, texto del evento, símbolo de "registro del evento" y hora a la que ocurrió el evento
- Para mensajes de eventos en la categoría F, M, C, S (señal de estado): evento de diagnóstico, texto del evento, símbolo de "registro del evento" y hora a la que ocurrió el evento

Navegación

Diagnóstico → Lista eventos → Lista de eventos

17.4.3 Submenú "Información del equipo"

Navegación $\blacksquare \Box$ Diagnóstico \rightarrow Info equipo

 □ Diagnóstico → Info equipo → NombreDispositiv □ Diagnóstico → Info equipo → NombreDispositiv 	
Introducir identificación del punto de medición.	
Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales	
☐ Diagnóstico → Info equipo → Número de serie	
lacktriangleq Diagnóstico $ o$ Info equipo $ o$ Número de serie	
 Utilidad del número de serie Para identificar rápidamente el equipo, p. ej., cuando se ponga en contacto con Endress+Hauser. Para obtener información específica sobre el equipo utilice el Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer 	
	Diagnóstico → Info equipo → NombreDispositiv Introducir identificación del punto de medición. Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales Diagnóstico → Info equipo → Número de serie Diagnóstico → Info equipo → Número de serie Utilidad del número de serie Para identificar rápidamente el equipo, p. ej., cuando se ponga en contacto con Endress+Hauser. Para obtener información específica sobre el equipo utilice el Device Viewer:

Versión de firmware		
Navegación	 □ Diagnóstico → Info equipo → Versión firmware □ Diagnóstico → Info equipo → Versión firmware 	
Indicación	xx.yy.zz	
Información adicional	Las versiones de firmware solo difieren en los dos últimos dígitos ("zz"), no existe ninguna diferencia en relación con la funcionalidad u operación.	

Nombre de dispositivo			
Navegación		Diagnóstico → Info equipo → Nombre disposit.	
, and the second		Diagnóstico → Info equipo → Nombre disposit.	
Código de Equipo			
Navegación		Diagnóstico → Info equipo → Código Equipo	
		Diagnóstico → Info equipo → Código Equipo	
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales		
Información adicional	El código de producto se genera a partir del código de producto ampliado, que define todas las funciones del equipo de la estructura del producto. Las características del equipo no pueden en cambio deducirse directamente a partir del código de producto.		
Código de Equipo Extendi	do 1	3	
Navegación		Diagnóstico → Info equipo → CódEquipExtend 1	
		Diagnóstico \Rightarrow Info equipo \Rightarrow CódEquipExtend 1	
Descripción	Visu	alice las tres partes del código de producto ampliado.	
Indicación	Cade	ena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales	
Información adicional		digo de producto ampliado define todas las funciones de la estructura del producto ste modo, identifica inequívocamente el equipo.) y,

17.4.4 Submenú "Valor medido"


Distancia

Navegación


Descripción

Visualiza la distancia D_L medida entre el punto de referencia (borde inferior de la brida o conexión roscada) y el nivel.

Información adicional



■ 60 Distancia para mediciones de líquidos



■ 61 Distancia para mediciones de la interfase

La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** (→ 🖺 149).

Nivel linealizado

Descripción Visualiza el nivel linealizado.

Información adicional ■ Esta unidad se define en el Parámetro **Unidad tras linealización**.


■ En el caso de las mediciones de la interfase, este parámetro siempre hace referencia al nivel total.

Distancia de interfase

Requisito previo Modo de operación (→ 🖺 149) = Interfase o Interfase con capacitivo

conexión roscada) y la interfase.

Información adicional



La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** (→ 🖺 149).

Interfase linealizada

Navegación \blacksquare Diagnóstico \rightarrow Valor medido \rightarrow Interf. linealiz

Requisito previo Modo de operación (→ 🖺 149) = Interfase o Interfase con capacitivo

Descripción Visualiza la altura linealizada de la interfase.


Información adicional Esta unidad se define en el Parámetro **Unidad tras linealización**.

Grosor de la Capa Superior

Requisito previo Modo de operación (→ 🖺 149) = Interfase o Interfase con capacitivo

Descripción Muestra el espesor de la interfase superior (UP).

Información adicional



UP Grosor de la Capa Superior

La unidad se define mediante el parámetro Parámetro **Unidad tras linealización** → 🖺 182.

Volt. terminales 1

Navegación

17.4.5 Submenú "Analog input 1 ... 5"

Existe un Submenú **Analog inputs** para cada bloque de entradas analógicas (AI) del equipo. El bloque AI se utiliza para configurar la transmisión del valor medido al bus.

En este submenú, solo pueden configurarse las propiedades más básicas del bloque AI. Para una configuración más exhaustiva de los bloques AI, véase Menú **Experto**.

Navegación $\blacksquare \square$ Diagnóstico \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 5

Block tag	
Name of the	P. Die en éstica V Anales innuts V Anales innut 1 7 V Die de tara
Navegación	
Descripción	Defined to be unique throughout the control system at one plant site. The tag may be changed using the FB_Tag service.
Entrada de usuario	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (32)
Channel	
Navegación	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el valor de entrada que se debe procesar en el bloque funcional de la entrada analógica.
Selección	 Uninitialized Nivel linealizado Amplitud absoluta de eco Amplitud EOP absoluta Amplitud absoluta de interfase * Distancia Temperatura de la electrónica Desplazamiento EOP Interfase linealizada * Distancia de interfase * Capacidad medida * Amplitud relativa de eco

Status

Navegación $\blacksquare \square$ Diagnóstico \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 7 \rightarrow Status

Amplitud relativa de interfase *

Analog output adv. diagnostics 2Analog output adv. diagnostics 1

Grosor de la Capa Superior *

Ruido de la señalVolt. terminales

■ Valor CD calculado

DescripciónIndica el estado de la salida del Bloque AI según la especificación de FOUNDATION Fieldbus.

La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Value	
Navegación	□ Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 7 → Value
Descripción	Indica el valor de salida del bloque AI.
Units index	
Navegación	□ Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 7 → Units index
Descripción	Indica la unidad del valor de salida.

17.4.6 Submenú "Memorización de valores medidos"

Navegación $\blacksquare \square$ Diagnóstico \rightarrow Memor. Val. Med.

Asignación canal 1 ... 4

Navegación

□ Diagnóstico → Memor. Val. Med. → Asign. canal 1 ... 4

Selección

- Desconectado
- Nivel linealizado
- Distancia
- Distancia no filtrada
- Interfase linealizada *
- Distancia de interfase *
- Distancia de interfase no filtrada
- Grosor de la Capa Superior *
- Volt. terminales
- Temperatura de la electrónica
- Capacidad medida *
- Amplitud absoluta de eco
- Amplitud relativa de eco
- Amplitud absoluta de interfase
- Amplitud relativa de interfase
- Amplitud EOP absoluta
- Desplazamiento EOP
- Ruido de la señal
- Valor CD calculado ⁷
- Analog output adv. diagnostics 1
- Analog output adv. diagnostics 2
- Salida analógica 1
- Salida analógica 2
- Salida analógica 3
- Salida analógica 4

Información adicional

Se pueden guardar hasta 1000 valores medidos en total en la memoria. Esto significa:

- 1000 puntos de datos si se utiliza 1 canal de registro
- 500 puntos de datos si se utilizan 2 canales de registro
- 333 puntos de datos si se utilizan 3 canales de registro
- 250 puntos de datos si se utilizan 4 canales de registro

Si se ha alcanzado el número máximo de puntos de datos, entonces se sobrescriben cíclicamente los puntos más antiguos con nuevos, de tal forma que siempre pueden encontrarse los últimos 1000, 500, 333 o 250 valores medidos en la memoria (principio de memoria anular).

Los datos registrados se eliminan si se selecciona una nueva opción en este parámetro.

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Intervalo de memoria

Navegación

- □ Diagnóstico → Memor. Val. Med. → Interv. mem
- Diagnóstico → Memor. Val. Med. → Interv. mem

Entrada de usuario

1,0 ... 3600,0 s

Información adicional

Con este parámetro se define el intervalo temporal entre los puntos de datos individuales al registrarlos en la memoria y, por consiguiente, el tiempo de procesamiento máximo de registro, T $_{\rm reg}$:

- ullet Si se utiliza 1 canal de registro: T $_{reg}$ = 1000 \cdot t $_{reg}$
- Si se utilizan 2 canales de registro: $T_{reg} = 500 \cdot t_{reg}$
- Si se utilizan 3 canales de registro: $T_{req} = 333 \cdot t_{req}$
- Si se utilizan 4 canales de registro: $T_{req} = 250 \cdot t_{req}$

Una vez transcurrido este tiempo, se sobrescriben cíclicamente los últimos puntos de datos de tal forma que la memoria siempre contiene los últimos datos de un intervalo T $_{log}$ (principio de memoria anular).



Los datos registrados se eliminan si se modifica este parámetro.

Ejemplo

Cuando se utiliza 1 canal de registro

- $T_{req} = 1000 \cdot 1 \text{ s} = 1000 \text{ s} \approx 16,5 \text{ min}$
- $T_{reg} = 1000 \cdot 10 \text{ s} = 1000 \text{ s} \approx 2,75 \text{ h}$
- $T_{reg} = 1000 \cdot 80 \text{ s} = 80000 \text{ s} \approx 22 \text{ h}$
- $T_{reg} = 1000 \cdot 3600 \text{ s} = 3600000 \text{ s} \approx 41 \text{ d}$

Borrar memoria de datos

Navegación

- ☐ Diagnóstico → Memor. Val. Med. → BorrarMemorDatos
- Diagnóstico → Memor. Val. Med. → BorrarMemorDatos

Selección


- Cancelar
- Borrar datos

Submenú "Visualización canal 1 ... 4"



Los submenús **Visualización canal 1 ... 4** solo están disponibles cuando las operaciones se realizan mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante FieldCare, el diagrama de registro puede mostrarse en la FieldCare función "Lista eventos / HistoROM".

Los **Visualización canal 1 ... 4** submenús invocan un diagrama del historial de registro del canal correspondiente.



- Eje x: presenta 250 a 1000 valores medidos de una variable de proceso medida, según el número de canales seleccionados.
- Eje y: cubre el rango aprox. de valores medidos, adaptándolo constantemente según el progreso de la medición.
- 🎦 Para regresar al menú de configuración, pulse 🛨 y 🖯 simultáneamente.

Navegación

17.4.7 Submenú "Simulación"

El Submenú **Simulación** se utiliza para simular valores de medición específicos u otras condiciones. Esto ayuda a comprobar la configuración correcta del equipo y las unidades de control conectadas.


Condiciones que pueden simularse

Condición que va a simularse	Parámetros asociados
Valor específico de una variable de proceso	 Asignar variables de medida (→
Estado específico de la salida de conmutación	 Simulación salida de conmutación (→ 🖺 232) Estado de conmutación (→ 🖺 233)
Existencia de una alarma	Alarma simulación (→ 🖺 233)

Activar/desactivar simulación

La simulación de los valores medidos puede habilitarse o deshabilitarse a través del interruptor hardware (interruptor SIM) en la electrónica. La simulación de un valor medido solo puede realizarse si el interruptor SIM se encuentra en la posición ON.


La salida de conmutación siempre puede simularse, independientemente de la posición del interruptor SIM.



A002588

- 1. Afloje el tornillo de bloqueo.
- 2. Desenrosque la tapa del cabezal.


- 3. Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación. Para facilitar el acceso al interruptor SIM, sujete el módulo de visualización por el borde del compartimento de la electrónica.
 - El módulo de visualización se sujeta por el borde del compartimento de la electrónica.



Δ001390

- 4. Interruptor SIM en la posición **ON**: pueden simularse los valores medidos. Interruptor SIM en la posición **OFF** (ajuste de fábrica): la simulación de valores medidos está deshabilitada.
- 5. Pase el cable helicoidal por la abertura entre el cabezal y el módulo de la electrónica principal e inserte el módulo de visualización en el compartimento de la electrónica dejándolo bien encajado en la posición deseada.
- 6. Enrosque la tapa del compartimento de la electrónica y apriete el tornillo del collar de retención.

Estructura del submenú



Descripción de parámetros

Asignar variables de medida

Navegación \blacksquare Experto \rightarrow Diagnóstico \rightarrow Simulación \rightarrow Asiq var medida

Selección • Desconectado

- Nivel
- Interfase *
- Nivel linealizado
- Interfase linealizada
- Espesor linealizado

Información adicional

- Si **Asignar variables de medida** ≠ **Desconectado**, una simulación está activa. Esto se indica mediante un mensaje de diagnóstico de la categoría *Comprobación de funciones* (*C*).

Valor variable de proceso

Requisito previo Asignar variables de medida (→ 🖺 232) ≠ Desconectado

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Información adicional El tratamiento subsiguiente del valor medido y la salida de señal utilizan este valor de

simulación. Esto permite al usuario verificar si el equipo de medición está bien

configurado.

Simulación salida de conmutación

Descripción Conmutar el simulador de salida de pulsos de encender a apagar.

Selección • Desconectado

Conectado

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Estado de conmutación	
Listado de commutación	

Requisito previo Simulación salida de conmutación (→ 🗎 232) = Conectado

Descripción Elegir el estado de la salida de estado en simulación.

Selección ■ Abierto

Cerrado

Información adicional El estado de conmutación presenta el valor definido en este parámetro. Esto ayuda a

comprobar el funcionamiento correcto de las unidades de control conectadas.

Alarma simulación

Descripción Conmutar la alrma del instrumento encender y apagar.

Selección ■ Desconectado

■ Conectado

Información adicional Cuando se selecciona el Opción **Conectado**, el equipo genera una alarma. Esto ayuda a

comprobar el comportamiento de salida correcto del equipo en caso de alarma.

Una simulación activa se indica mediante el Mensaje de diagnóstico **⊗C484 Simulación**

Modo Fallo.

Diagnóstico de Simulación

Descripción Escoger un evento de diagnóstico para simular este evento.

Información adicional Cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local, la lista de selección puede

filtrarse según las categorías de eventos (Parámetro Categoría de eventos de

diagnóstico).

17.4.8 Submenú "Test de dispositivo"

Inicio test de dispositivo

Descripción Inicie el chequeo del equipo.

Selección ■ No ■ Sí

-

Información adicional

En caso de pérdida de eco, no puede realizarse un chequeo del equipo.

Resultado test de dispositivo

Navegación \blacksquare Diagnóstico \rightarrow Test dispositivo \rightarrow Resul test disp.

Descripción Visualiza el resultado del chequeo del equipo.

Información adicional

Significado de las opciones de visualización

Instalación Ok

Medición posible sin restricciones.

• Exactitud restringida

Se pueden hacer mediciones, Sin embargo, la precisión en la medición es baja debido a la amplitud de las señales.

• Capacidad de medición restringida

Se puede realizar por el momento mediciones, Sin embargo, existe el riesgo de pérdidas de eco. Revise el lugar de instalación del instrumento y la constante dieléctrica del producto.

■ Test no realizado

No se ha realizado ningún chequeo del equipo.

Último test

Navegación \blacksquare Diagnóstico \rightarrow Test dispositivo \rightarrow Último test

Descripción Visualiza el tiempo que llevaba funcionando el equipo cuando se realizó el último chequeo.

Indicación Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales

Señal de nivel

Requisito previo Se ha realizado el chequeo del equipo.

Descripción Visualiza el resultado del chequeo del equipo en lo que respecta a la señal de nivel.

Indicación ■ Test no realizado

Comprobación no OKComprobación OK

Información adicional Para **Señal de nivel = Comprobación no OK**: revise la posición de montaje del equipo y la

constante dieléctrica del producto.

Señal lanzamiento

Requisito previo Se ha realizado el chequeo del equipo.

Descripción Visualiza el resultado del chequeo del indicador en lo que respecta a la señal de

lanzamiento.

Indicación ■ Test no realizado

Comprobación no OKComprobación OK

Información adicional Para **Señal lanzamiento = Comprobación no OK**: revise la posición de montaje del

equipo. Si el depósito no es metálico, utilice una placa metálica o una brida metálica.

Señal interfase

Requisito previo ■ Modo de operación (→ 🖺 149) = Interfase o Interfase con capacitivo

• Se ha realizado el chequeo del equipo.

Descripción Visualiza el resultado del chequeo del equipo en lo que respecta a la señal de interfase.

Indicación ■ Test no realizado

Comprobación no OK
 Comprobación OK

■ Comprobación OK

17.4.9 Submenú "Heartbeat"

Submenú **Heartbeat** solo está disponible a través de **FieldCare** o **DeviceCare**. Contiene los asistentes que forman parte de los paquetes de aplicación **Heartbeat** Verification y Heartbeat Monitoring.

Descripción detallada SD01872F

Navegación □ □ Diagnóstico → Heartbeat

Índice alfabético

09 1er valor visualización (Parámetro)
Α
Acceso de escritura
Acceso de lectura
Accesorios
Componentes del sistema
Específicos del equipo
Específicos para el mantenimiento
Específicos para la comunicación
Activar tabla (Parámetro)
Administración (Submenú)
Aislamiento térmico
Ajuste (Menú)
Ajuste avanzado (Submenú) 165
Ajustes
Gestión de la configuración del equipo 90, 100
Idioma de configuración
Ajustes de seguridad (Submenú) 189
Alarma simulación (Parámetro) 233
Altura intermedia (Parámetro)
Analog input 1 5 (Submenú) 163, 223
Aplicación
Asignación canal 1 4 (Parámetro)
Asignar estado (Parámetro)
Asignar nivel de diagnóstico (Parámetro)
Asignar valor límite (Parámetro)
Asignar variables de medida (Parámetro) 232
Asistente
Cálculo automático const. Dieléctrica 177
Corrección de longitud de sonda
Definir código de acceso 214
Mapeado
Atenuación del visualizador (Parámetro) 205
Autorización de acceso a parámetros
Acceso de escritura
Acceso de lectura
В
Block tag (Parámetro)
Bloqueo del teclado
Activación 61
Desactivación 61
Borrar memoria de datos (Parámetro)
Brida
C
Cabezal
Diseño
Caja
Giro
Caja del transmisor
Giro
Cálculo automático const. Dieléctrica (Asistente) 177
Calibración lleno (Parámetro)

Calibración vacío (Parámetro)	
Calidad de señal (Parámetro)	
Cambio de orientación del indicador	45
Campo de aplicación	
Riesgos residuales	
Carácter de separación (Parámetro)	
Channel (Parámetro)	
Código de acceso	
Entrada incorrecta	
Código de Equipo (Parámetro)	
Código de Equipo Extendido 1 (Parámetro)	
Comparación resultado (Parámetro)	210
Compensación de la fase gas	
Montaje de la varilla de sonda	
Componentes del sistema	
Comportamiento en caso de error (Parámetro).	
Condición del proceso extendida (Parámetro)	
Conexión roscada	
Configuración Backup Indicador (Submenú)	
Configuración de la medición de la interfase	
Configuración de sonda (Submenú)	
Configuración de una medición de la interfase	
Configuración de una medición de nivel	
Configuración del idioma	
Configuración del idioma de manejo	
Configuración en planta	
Configurar la medición de nivel	
Confirmación distancia (Parámetro)	
Confirmación longitud de sonda (Parámetro)	
Confirmar el código de acceso (Parámetro)	
Contraste del visualizador (Parámetro)	
Control de configuración (Parámetro)	
Corrección de longitud de sonda (Asistente)	
Corrección del nivel (Parámetro)	1/1, 1/4
D	
Decimales 1 (Parámetro)	204
Decimales 1 (Farametro)	20 1 207
Definición del código de acceso	
Definir código de acceso (Asistente)	
Definir código de acceso (Parámetro)	
Depósitos bajo tierra	
Depósitos no metálicos	
Derechos de acceso software de operación	1
(Parámetro)	165
Derechos de acceso visualización (Parámetro)	
Derivación	
Deshabilitar simulación	
Devolución	
Diagnóstico	120
Símbolos	111
Diagnóstico (Menú)	
Diagnóstico 1 (Parámetro)	
Diagnóstico actual (Parámetro)	
Diagnóstico de Simulación (Parámetro)	
Diámetro (Parámetro)	

Diámetro del tubo (Parámetro)	Intervalo de memoria (Parámetro)
Distancia bloque (Parámetro) 170, 173, 190	L
Distancia de interfase (Parámetro) 159, 222	Language (Parámetro)
Documento	Limpieza
Finalidad 6	Limpieza externa
E	Linealización (Submenú)
Elementos de configuración	Lista de diagnósticos
Mensaje de diagnóstico	Lista de diagnósticos (Submenú)
Eliminación	Lista de eventos
Estado bloqueo (Parámetro)	Lista de eventos (Submenú) 218
Estado de bloqueo	Localización y resolución de fallos 109
Estado de conmutación (Parámetro) 200, 233	Longitud actual de sonda (Parámetro) 192, 195
Estado del Backup (Parámetro) 210	Dα
Evento de diagnóstico	M Manufacturing
En el software de configuración	Mantenimiento 118 Mapeado (Asistente) 162
Eventos de diagnóstico	Mapeado actual (Parámetro)
F	Marca de tiempo (Parámetro)
FHX50	Marca de tiempo 1 5 (Parámetro)
Fijación de sondas de varilla	Marcas registradas
Filtrado del libro de registro de eventos	Máscara de entrada 6
Final de mapeado (Parámetro) 161, 162	Medida grosor capa superior (Parámetro) 17
Finalidad del documento 6	Medidas correctivas
Formato numérico (Parámetro) 206	Acceso
Formato visualización (Parámetro)	Cierre
Función salida de conmutación (Parámetro) 196	Memorización de valores medidos (Submenú) 220
Funcionamiento seguro	Mensaje de diagnóstico
G	Menú Ajuste
Gestión de la configuración del equipo 90, 100	Diagnóstico
Giro del módulo indicador	Menú contextual 6
Grosor capa superior manual (Parámetro) 174, 177	Microinterruptor
Grosor de la Capa Superior (Parámetro)	ver Interruptor de protección contra escritura
Grupo de producto (Parámetro)	Modo de operación (Parámetro) 149
н	Modo de tabla (Parámetro)
	Módulo de configuración 62
Habilitar simulación	Módulo de visualización y configuración FHX50 54
Herramienta	Módulo indicador 62
Historia de eventos	Montaje de la sonda
HistoROM (descripción)	Montaje en el exterior del depósito
•	N
I	Nivel (Parámetro)
Indicador local	Nivel (Submenú)
ver En estado de alarma	Nivel de evento
ver Mensaje de diagnóstico	Explicación
Información del equipo (Submenú)	Símbolos
Instrucciones de seguridad	Nivel del tanque (Parámetro)
Básicas	Nivel linealizado (Parámetro)
Interfase (Parámetro)	Nombre de dispositivo (Parámetro)
Interfase (Submenú)	Número de serie (Parámetro)
Interfase linealizada (Parámetro) 184, 222	Número de tabla (Parámetro)
Interfaz de servicio (CDI)	
Interruptor de protección contra escritura	0
Interruptor SIM	Opciones de filtro (Parámetro)
Intervalo de indicación (Parámetro) 205	

ח	Sondas de varilla
P	
Piezas de repuesto	Acortar
Placa de identificación	Capacidad de carga lateral
Planteamiento de las reparaciones 119	Status (Parámetro)
Posición de montaje para medición de nivel 20	Submenú
Process Value Filter Time (Parámetro) 164	Administración
Productos	Ajuste avanzado
Propiedad del proceso (Parámetro) 168, 172	Ajustes de seguridad
Propiedad del producto (Parámetro) 167	Analog input 1 5
Protección contra escritura	Configuración Backup Indicador 209
Mediante código de acceso 58	Configuración de sonda
Mediante interruptor de protección contra	Heartbeat
escritura	Información del equipo 219
Protección contra escritura por hardware 59	Interfase
Protección contra sobretensiones	Linealización 179, 180, 181
Información general	Lista de diagnósticos 217
g	Lista de eventos
R	Memorización de valores medidos 226
Rampa en pérdida de eco (Parámetro) 190	Nivel
Registro mapeado (Parámetro) 161, 162	Salida de conmutación
Requisitos para el personal	Simulación
Resetear dispositivo (Parámetro)	Test de dispositivo
Resultado test de dispositivo (Parámetro) 234	Valor medido
Retardo de la conexión (Parámetro)	Visualización
Retardo de la desconexión (Parámetro) 200	Visualización canal 1 4
Retroiluminación (Parámetro)	Sujeción de las sondas coaxiales
rectionalimation (i arametro)	Sujeción de sondas de cable
S	Sustitución de un equipo
Salida con pérdida de eco (Parámetro) 189	Sustitución del equipo
Salida de conmutación (Submenú)	Sustitution at equipo
Seguridad del producto	T
Seguridad en el puesto de trabajo	Tecnología Bluetooth®
Señal de nivel (Parámetro)	Test de dispositivo (Submenú)
Señal de salida invertida (Parámetro) 200	Texto de encabezamiento (Parámetro) 206
Señal interfase (Parámetro)	Texto del evento
Señal lanzamiento (Parámetro)	Texto libre (Parámetro)
Señales de estado	Tiempo de funcionamiento desde inicio (Parámetro) 216
Símbolos	Tiempo de operación (Parámetro) 209, 216
En el editor numérico y de textos 65	Tipo de linealización (Parámetro)
Para corregir	Tipo de tanque (Parámetro)
Símbolos en el indicador	Tipo producto (Parámetro)
	Transmisor
Símbolos para valores medidos	Cambio de orientación del indicador 45
Simulación (Submenú)	Giro del módulo indicador
Simulación Sanda de commutación (Parametro) 232 Sonda coaxial	Tubo tranquilizador
Diseño	
	U
Sonda de cable	Última salvaguarda (Parámetro) 209
Diseño	Último diagnóstico (Parámetro)
Sonda de varilla	Último test (Parámetro)
Diseño	Unidad de longitud (Parámetro)
Sonda puesta a tierra (Parámetro)	_
Sondas coaxiales	Unidad del nivel (Parámetro)
Acortar	Unidad tras linealización (Parámetro)
Capacidad de carga lateral	Units index (Parámetro)
Sondas de cable	Usa valor CD calculado (Parámetro) 176, 177
Acortar	Uso de los instrumentos de medición
Capacidad de carga por tracción	Casos límite
Instalación	Uso incorrecto

ver Uso pretendido
Uso pretendido
V
• Valor CD (Parámetro)
Valor CD calculado (Parámetro) 17
Valor con pérdida de eco (Parámetro) 189
Valor constante dieléctr. fase inferior (Parámetro) 172
Valor de conexión (Parámetro)
Valor de desconexión (Parámetro) 199
Valor del cliente (Parámetro)
Valor máximo (Parámetro)
Valor medido (Submenú)
Valor variable de proceso (Parámetro) 23
Value (Parámetro)
Versión de firmware (Parámetro) 219
Visualización (Submenú)
Visualización canal 1 4 (Submenú)
Visualización de la curva envolvente 68
Volt. terminales 1 (Parámetro)



www.addresses.endress.com