
Válido desde versión 01.01.zz (Firmware del equipo) Products Solutions

tions Services

Manual de instrucciones **Proline Promass P 100 PROFIBUS DP**

Caudalímetro Coriolis





- Asegúrese de guardar el documento en un lugar seguro de forma que se encuentre siempre a mano cuando se trabaje con el equipo.
- Para evitar que las personas o la instalación se vean expuestas a peligros, lea atentamente la sección "Instrucciones básicas de seguridad" y todas las demás instrucciones de seguridad recogidas en el documento y referidas a los procedimientos de trabajo.
- El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso. Su centro Endress+Hauser habitual le proporcionará información más reciente y actualizada del presente manual de instrucciones.

Índice de contenidos

1	Sobre este documento 6	6.2	Instalación del instrumento de medición 6.2.1 Herramientas necesarias	
1.1 1.2	Finalidad del documento 6 Símbolos 6 1.2.1 Símbolos de seguridad 6		6.2.2 Preparación del instrumento de medición	25
	1.2.2 Símbolos eléctricos 6 1.2.3 Símbolos de herramientas 6 1.2.4 Símbolos para	6.3	6.2.4 Girar el módulo indicador Comprobaciones tras la instalación	26
	determinados tipos de información 7 1.2.5 Símbolos en gráficos 7	7	Conexión eléctrica	28
1.3 1.4	Documentación	7.1 7.2	Seguridad eléctrica	28
2	Instrucciones de seguridad 9		7.2.2 Requisitos que debe cumplir el cable de conexión	2.0
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Requisitos que debe cumplir el personal9Uso previsto9Seguridad en el lugar de trabajo10Funcionamiento seguro10Seguridad del producto10Seguridad informática11	7.3	7.2.3 Asignación de terminales	30 30 31
3	Descripción del producto 12	7.4	Compensación de potencial	33
3.1	Diseño del producto	7.5	Instrucciones de conexión especiales	33
	3.1.1 Versión de equipo con protocolo de comunicación PROFIBUS DP 12	7.6	Ajustes del hardware	
4	Recepción de material e		terminación	34
, ,	identificación del producto	7.7 7.8	Aseguramiento del grado de protección Comprobaciones tras la conexión	
4.1 4.2	Recepción de material	7.0	comproductories trus la conexión	50
	4.2.1 Placa de identificación del	8	Opciones de configuración	37
	transmisor	8.1	Visión general de las opciones de configuración	37
	4.2.3 Símbolos en el equipo 16	8.2	Estructura y función del menú de configuración	
5	Almacenamiento y transporte 17		8.2.1 Estructura del menú de	50
5.1 5.2	Condiciones de almacenamiento	8.3	configuración	39
	para izar		indicador local (disponible como opción) 8.3.1 Indicador operativo 8.3.2 Roles de usuario y autorización de	40
	5.2.3 Transporte con una horquilla elevadora	8.4	acceso correspondiente	41
5.3	Eliminación del embalaje		navegador de internet	42 42
6	Instalación 19		8.4.2 Prerrequisitos	42 43
6.1	Requisitos de instalación 19		8.4.4 Registro inicial	44
	6.1.1 Posición de instalación		8.4.5 Interfaz de usuario	45 46
	6.1.3 Instrucciones de instalación especiales 23		8.4.7 Cerrar sesión	46
		i .		

3.5		al menú de configuración a través del re de configuración	47		10.7.2 Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura	-
	0.5.0	configuración	47			
	8.5.2 8.5.3	FieldCare	48 49	11	Manejo	,
9			50	11.2	Lectura del estado de bloqueo del equipo 83 Ajuste del idioma de configuración 83 Configurar el indicador	,
9.1	Visión (general de los ficheros de descripción ipo	50	11.4	Lectura de valores medidos	
	9.1.2	equipo	50 50	11.5	Adaptar el instrumento de medición a las condiciones de proceso	,
9.2	Fichero 9.2.1	maestro del equipo (GSD)	50 51	11.6	Ejecución de un reinicio del totalizador 86	
9.3	9.2.2	GSD del perfil	51 52	12	Diagnóstico y localización y	
7.5	9.3.1	Modelo de bloques	52		resolución de fallos 88	į
	9.3.2	Asignación de las medidas en los		12.1	Localización y resolución de fallos en general . 88	j
	9.3.3	bloques de funciones	52 53	12.2	Información de diagnóstico mediante LED 89 12.2.1 Transmisor	
9.4	Transm	nisión cíclica de datos	54		Información de diagnóstico en el navegador	
	9.4.1 9.4.2	Modelo de bloques	54 54		web	
	9.4.2	Descripción de los módulos	54		12.3.1 Opciones de diagnóstico 90 12.3.2 Acceder a información acerca de	,
10	Puest	a en marcha	61		medidas de subsanación 92	ı
10.1		obación tras el montaje y la conexión			Información de diagnóstico en FieldCare o DeviceCare	
10.2		ón mediante FieldCare			12.4.1 Opciones de diagnóstico 92	
10.3 10.4		cimiento del idioma de configuración	61		12.4.2 Acceder a información acerca de	
20,1		Definición del nombre de etiqueta		12.5	medidas de subsanación	
	10 / 2	(TAG)		12.5	12.5.1 Adaptación del comportamiento de	
		Selección y caracterización del	02	12.6	diagnóstico	
	10 / /	producto	65	12.0	diagnóstico 96	
	10.4.4	comunicaciones	66		12.6.1 Diagnóstico del sensor 97 12.6.2 Diagnóstico de la electrónica 102	
	10.4.5	Configuración de las entradas			12.6.3 Diagnóstico de la configuración 102	
	1046	analógicas	6/		12.6.4 Diagnóstico del proceso 115	
	10.1.0	residual	69		Eventos de diagnóstico pendientes	
	10.4.7	Configuración de la detección de			Lista de diagnósticos	
10.5	Δίμετρε	tubería parcialmente llena avanzados	70 71		12.9.1 Lectura del libro de registro de	
10.5	-	Uso del parámetro para introducir el	/1		eventos	
		código de acceso	71		12.9.2 Filtrar el libro de registro de eventos 12612.9.3 Visión general sobre eventos de	J
		Variables de proceso calculadas	71 73		información 126)
		Ejecución de un ajuste del sensor Configurar el totalizador	77	12.10	Reinicio del equipo de medición 127	
		Utilización de parámetros para la			12.10.1 Rango funcional del Parámetro "Resetear dispositivo"	,
10.6	C: 1	administración del equipo	78	12.11	Información del equipo	
10.6 10.7		ción	79		Historial del firmware	ļ
10.7		ado	80			
		Protección contra escritura mediante		13	Mantenimiento	
		código de acceso	80	13.1	Trabajos de mantenimiento	
					13.1.1 Limpieza externa	

13.2 13.3	Equipos de medición y ensayo	131 131
14	Reparación	132
14.1	Observaciones generales	132
	14.1.1 Enfoque para reparaciones y	
	conversiones	132
	14.1.2 Observaciones sobre reparaciones y	122
14.2	conversiones	132 132
14.3	Personal de servicios de Endress+Hauser	132
14.4	Devolución	132
14.5	Eliminación	133
	14.5.1 Retirada del equipo de medición	133
	14.5.2 Eliminación del equipo de medición	133
15	Aggagarias	134
	Accesorios	
15.1	Accesorios específicos del equipo	134
150	15.1.1 Para el sensor	134
15.2	Accesorios específicos de comunicación	134
15.3	Accesorios específicos de servicio	135
15.4	Componentes del sistema	136
16	Datos técnicos	137
16.1	Aplicación	137
16.2	Funcionamiento y diseño del sistema	137
16.3	Entrada	138
16.4	Salida	139
16.5	Alimentación	141
16.6	Características de funcionamiento	142
16.7	Montaje	145
16.8	Entorno	146
16.9	Proceso	147
	Estructura mecánica	149
	Operabilidad	152
	Certificados y homologaciones	154
	Paquetes de aplicaciones	156
	Accesorios	157 158
10.15	Documentación suplementaria	128
Índic	e alfabético	160

1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta la instalación, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, pasando por la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y la eliminación de residuos.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de seguridad

⚠ PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se producirán lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones graves y hasta mortales.

▲ ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones de gravedad leve o media.

AVISO

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente nociva. Si no se evita dicha situación, se pueden producir daños en el producto o en sus alrededores.

1.2.2 Símbolos eléctricos

Símbolo	Significado	
	Corriente continua	
~	Corriente alterna	
$\overline{\sim}$	Corriente continua y corriente alterna	
<u></u>	Conexión a tierra Borne de tierra que, por lo que se refiere al operador, está conectado a tierra mediante un sistema de puesta a tierra.	
	Conexión de compensación de potencial (PE: tierra de protección) Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión.	
	 Los bornes de tierra se encuentran tanto en el interior como en el exterior del equipo: Borne de tierra interior: la compensación de potencial está conectada a la red de alimentación. Borne de tierra exterior: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta. 	

1.2.3 Símbolos de herramientas

Símbolo	Significado
06	Llave Allen
É	Llave fija para tuercas

1.2.4 Símbolos para determinados tipos de información

Símbolo	Significado	
~	Permitido Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.	
	Preferible Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.	
X	Prohibido Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.	
i	Consejo Indica información adicional.	
Ĩ	Referencia a documentación	
	Referencia a página	
	Referencia a gráfico	
>	Nota o paso individual que se debe tener en cuenta	
1., 2., 3	Serie de pasos	
L_	Resultado de un paso	
?	Ayuda en caso de problemas	
	Inspección visual	

1.2.5 Símbolos en gráficos

Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Números de elemento
1., 2., 3.,	Serie de pasos
A, B, C,	Vistas
A-A, B-B, C-C,	Secciones
EX	Área de peligro
×	Área segura (área exenta de peligro)
≋➡	Sentido de flujo

1.3 Documentación

- Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:
 - Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
 - Endress+Hauser Operations App: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

Según la versión del equipo que se haya pedido, puede estar disponible la documentación siquiente:

Tipo de documento	Finalidad y contenido del documento
Información técnica (TI)	Ayuda para la planificación de su equipo El documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una visión general de los accesorios y demás productos que se pueden pedir para el equipo.
Manual de instrucciones abreviado (KA)	Guía para obtener rápidamente el primer valor medido El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha inicial.
Manual de instrucciones (BA)	Su documento de referencia El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta el montaje, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, incluidas las tareas de localización y resolución de fallos, el mantenimiento y el desguace del equipo.
Descripción de los parámetros del equipo (GP)	Referencia para sus parámetros El documento proporciona explicaciones detalladas para cada parámetro. Las descripciones están dirigidas a personas que trabajen con el equipo a lo largo de todo su ciclo de vida y lleven a cabo configuraciones específicas.
Instrucciones de seguridad (XA)	Según la homologación, junto con el equipo también se entregan las instrucciones de seguridad para equipos eléctricos en áreas de peligro. Las instrucciones de seguridad son una parte constituyente del manual de instrucciones. En la placa de identificación se indican las instrucciones de
	seguridad (XA) que son relevantes para el equipo.
Documentación complementaria según equipo (SD/FY)	Siga siempre de forma estricta las instrucciones que se proporcionan en la documentación suplementaria relevante. La documentación suplementaria es una parte constituyente de la documentación del equipo.

1.4 Marcas registradas

PROFIBUS®

 $\label{eq:marca} \mbox{Marca registrada de PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PROFIBUS User Organization),} \\ \mbox{Karlsruhe, Alemania}$

TRI-CLAMP®

Marca registrada de Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA

8

2 Instrucciones de seguridad

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siquientes requisitos:

- ► El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- ▶ Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.
- ► Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ► Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- ► Seguir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso previsto

Aplicación y productos

El instrumento de medición descrito en el presente manual está destinado exclusivamente a la medición de flujo de líquidos.

Según la versión pedida, el instrumento de medición también se puede usar para medir productos potencialmente explosivos $^{1)}$, inflamables, tóxicos y oxidantes.

Los instrumentos de medición para el uso en áreas de peligro, en aplicaciones higiénicas o en aplicaciones en las que la presión suponga un riesgo aumentado cuentan con un etiquetado especial en la placa de identificación.

Para asegurar que el instrumento de medición esté en perfecto estado durante el funcionamiento:

- ▶ Use el instrumento de medición únicamente si se cumplen íntegramente los datos que figuran en la placa de identificación y las condiciones generales recogidas en el manual de instrucciones y en la documentación suplementaria.
- ▶ Use la placa de identificación para comprobar si el equipo pedido resulta admisible para el uso previsto en el área de peligro (p. ej., protección contra explosiones, seguridad de depósitos a presión).
- ▶ Use el instrumento de medición exclusivamente para productos contra los cuales los materiales de las partes en contacto con el producto del proceso sean suficientemente resistentes.
- ▶ Manténgase en los rangos de presión y temperatura especificados.
- ▶ La temperatura ambiente se debe mantener dentro del rango especificado.
- ► Proteja el instrumento de medición de manera permanente contra la corrosión debida a efectos ambientales.

Uso incorrecto

Un uso incorrecto del equipo puede comprometer la seguridad. El fabricante no asume ninguna responsabilidad derivada de los daños provocados por un uso indebido del equipo.

¹⁾ No aplicable para instrumentos de medición IO-Link

ADVERTENCIA

Peligro de rotura debido a fluidos corrosivos o abrasivos y condiciones ambientales.

- ▶ Verifique la compatibilidad del fluido del proceso con el material del sensor.
- Asegúrese de la resistencia de todos los materiales de las partes en contacto con el producto del proceso.
- ▶ Manténgase en los rangos de presión y temperatura especificados.

AVISO

Verificación en casos límite:

► En los casos de que el fluido sea especial o un producto de limpieza, Endress+Hauser proporcionará gustosamente asistencia en la verificación de la resistencia a la corrosión de los materiales en contacto con el fluido, pero no proporcionará ninguna garantía ni asumirá ninguna responsabilidad al respecto debido a que pequeñas variaciones en la temperatura, concentración o nivel de contaminación en el proceso pueden alterar las propiedades de resistencia a la corrosión.

Riesgos residuales

AATENCIÓN

¡Riesgo de quemaduras por calor o frío! El uso de productos y sistemas electrónicos con temperaturas altas o bajas puede provocar que algunas superficies del equipo estén muy calientes o muy frías.

▶ Instale protección contra contacto adecuada.

2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Cuando trabaje con el equipo o en el equipo:

▶ Use el equipo de protección individual requerido conforme a las normas nacionales.

2.4 Funcionamiento seguro

Daños en el equipo.

- ► Haga funcionar el equipo únicamente si este se encuentra en un estado técnico apropiado y funciona de forma segura.
- ▶ El operario es responsable del funcionamiento sin interferencias del equipo.

Modificaciones del equipo

No está permitido efectuar modificaciones en el equipo sin autorización, ya que pueden dar lugar a riesgos imprevisibles.

▶ No obstante, si se necesita llevar a cabo alguna modificación, esta se debe consultar con el fabricante.

Reparación

Para asegurar el funcionamiento seguro y la fiabilidad:

- ► Lleve a cabo únicamente las reparaciones del equipo que estén permitidas expresamente.
- Tenga en cuenta las normas federales/nacionales relativas a las reparaciones de equipos eléctricos.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales.

2.5 Seguridad del producto

Este equipo de medición ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura.

Cumple las normas de seguridad y los requisitos legales pertinentes. También cumple las directivas de la UE que se enumeran en la Declaración UE de conformidad específica del equipo. Para confirmarlo, el fabricante pone en el equipo la marca CE..

2.6 Seguridad informática

Nuestra garantía solo es válida si el producto se instala y se usa tal como se describe en el manual de instrucciones. El producto está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los ajustes.

El explotador, de conformidad con sus normas de seguridad, debe implementar medidas de seguridad informática que proporcionen protección adicional tanto al producto como a la transmisión de datos asociada.

3 Descripción del producto


El equipo se compone de un transmisor y un sensor.

El equipo está disponible en una versión compacta:

El transmisor y el sensor forman una sola unidad mecánica.

3.1 Diseño del producto

3.1.1 Versión de equipo con protocolo de comunicación PROFIBUS DP



■ 1 Componentes importantes del instrumento de medición

- 1 Sensor
- 2 Caja del transmisor
- 3 Módulo principal de electrónica
- 4 Tapa de la caja del transmisor
- 5 Tapa de la caja del transmisor (versión para indicador local opcional)
- 6 Indicador local (opcional)
- 7 Módulo principal de electrónica (con soporte para el indicador local opcional)

4 Recepción de material e identificación del producto

4.1 Recepción de material

A la recepción de la entrega:

- 1. Compruebe que el embalaje no presente daños.
 - Informe al fabricante inmediatamente de todos los daños. No instale los componentes que estén dañados.
- 2. Use el albarán de entrega para comprobar el alcance del suministro.
- 3. Compare los datos de la placa de identificación con las especificaciones del pedido indicadas en el albarán de entrega.
- 4. Revise la documentación técnica y todos los demás documentos necesarios, p. ej., certificados, para asegurarse de que estén completos.
- Si no se satisface alguna de estas condiciones, póngase en contacto con el fabricante.

4.2 Identificación del producto


El equipo se puede identificar de las maneras siguientes:

- Placa de identificación
- Código de producto con información sobre las características del equipo en el albarán de entrega
- Introduzca los números de serie de las placas de identificación en el *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Se muestra toda la información relativa al equipo.
- Introduzca los números de serie de las placas de identificación en la *Operations app* de Endress+Hauser o escanee el código DataMatrix de la placa de identificación con la *Operations app de Endress+Hauser*: se muestra toda la información relativa al equipo.

Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siquiente:

- Las secciones "Documentación adicional estándar del equipo" y "Documentación suplementaria dependiente del equipo"
- El *Device Viewer*: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación (www.endress.com/deviceviewer)
- La *Operations app de Endress+Hauser*: Introduzca el número de serie de la placa de identificación o escanee el código DataMatrix de la placa de identificación.


4.2.1 Placa de identificación del transmisor



■ 2 Ejemplo de una placa de identificación del transmisor

- 1 Dirección del fabricante/titular del certificado
- 2 Nombre del transmisor
- 3 Código de pedido
- 4 Número de serie
- 5 Código de pedido ampliado
- 6 Datos de conexión eléctrica, p. ej., entradas y salidas disponibles, tensión de alimentación
- 7 Temperatura ambiente admisible (T_a)
- 8 Grado de protección
- 9 Código matricial 2D
- 10 Número de documento de la documentación suplementaria relativa a la seguridad → 🖺 158
- 11 Fecha de fabricación: año-mes
- 12 Marca CE, marca RCM
- 13 Versión de firmware (FW)

4.2.2 Placa de identificación del sensor



A0029199

■ 3 Ejemplo de placa de identificación de un sensor

- 1 Nombre del sensor
- 2 Dirección del fabricante / titular del certificado
- 3 Código de producto
- 4 Número de serie (Ser. no.)
- 5 Código de producto ampliado (Ext. ord. cd.)
- 6 Diámetro nominal del sensor; presión nominal / diámetro nominal de la brida; presión de prueba del sensor; rango de temperatura del producto; material de la tubería de medición y manifold; información específica del sensor: p. ej., rango de presión de la caja del sensor, especificación de densidad de amplio rango (calibración de densidad especial)
- 7 Información de certificados sobre protección contra explosiones, Directiva de equipos a presión y grado de protección
- 8 Dirección del caudal
- 9 Fecha de fabricación: año-mes
- 10 Código de matriz 2D
- 11 Número del documento complementario sobre seguridad
- 12 Marca CE, marca RCM
- 13 Rugosidad superficial
- 14 Temperatura ambiente permitida (T_a)

Código del equipo

Para volver a pedir el instrumento de medición se utiliza el código del equipo.

Código ampliado del equipo

- Comprende siempre el tipo de dispositivo (producto base) y las especificaciones básicas (características obligatorias).
- De las especificaciones opcionales (características opcionales), se enumeran únicamente las relacionadas con la seguridad y certificaciones del instrumento (p. ej., LA). Si se piden también otras especificaciones opcionales, éstas se indican de forma conjunta utilizando el símbolo # (p. ej., #LA#).
- Si las especificaciones opcionales del pedido no incluyen ninguna especificación relacionada con la seguridad o con certificaciones, entonces éstas se indican mediante el símbolo + (p. ej., XXXXXX-ABCDE+).

4.2.3 Símbolos en el equipo

Símbolo	Significado	
¡ADVERTENCIA! Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pue producir lesiones graves y hasta mortales. Para consultar el tipo de peligro potencial y l necesarias para evitarlo, véase la documentación del instrumento de medición.		
(i	Referencia a documentación Hace referencia a la documentación correspondiente del equipo.	
	Conexión a tierra de protección Terminal que se debe conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión.	

5 Almacenamiento y transporte

5.1 Condiciones de almacenamiento


Tenga en cuenta las observaciones siguientes relativas al almacenamiento:

- Guarde el equipo en el embalaje original para asegurar su protección contra posibles golpes.
- ▶ No retire las cubiertas protectoras ni las capuchas de protección que se encuentren instaladas en las conexiones a proceso. Impiden que las superficies de estanqueidad sufran daños mecánicos y que la suciedad entre en el tubo de medición.
- ▶ Proteja el instrumento de la irradiación solar directa. Evite que las superficies se calienten más de lo admisible.
- ► Guarde el equipo en un lugar seco y sin polvo.
- ► No lo guarde en el exterior.

Temperatura de almacenamiento → 🖺 146

5.2 Transporte del producto

Transporte el equipo dentro del embalaje original al punto de medición.



A0029252

No extraiga las tapas o capuchones de protección de las conexión a proceso . Protegen las superficies de estanqueidad contra daños mecánicos y evitan que entre suciedad en el tubo de medición.


5.2.1 Equipos de medición sin orejetas para izar

ADVERTENCIA

El centro de gravedad del equipo de medición se encuentra en un punto que está por encima de los puntos de sujeción de las eslingas.

Riesgo de lesiones si el equipo de medición resbala o vuelca.

- ▶ Fije el equipo de medición para que no resbale o vuelque.
- ▶ Tenga en cuenta el peso especificado en el embalaje (etiqueta adhesiva).



A002921

5.2.2 Equipos de medición con orejetas para izar

▲ ATENCIÓN

Instrucciones especiales para el transporte de equipos sin orejetas para izar

- ▶ Para el transporte del dispositivo, utilice únicamente las orejetas para izar dispuestas en el mismo o bien bridas .
- Es imprescindible que dicho dispositivo quede afianzado con por lo menos dos orejetas para izar.

5.2.3 Transporte con una horquilla elevadora

Si el transporte se efectúa en cajas de madera, la estructura del piso permite elevar las cajas longitudinalmente o por ambos lados mediante una horquilla elevadora.

5.3 Eliminación del embalaje

Todo el material del embalaje es ecológico y 100 % reciclable:


- Embalaje externo del equipo Envoltura elástica fabricada con polímero según la directiva de la UE 2002/95/CE (RoHS)
- Envasado
 - Caja de madera según la normativa ISPM 15, confirmada por el logotipo de la IPPC
 - Caja de cartón de acuerdo con la Directiva Europea de Embalaje 94/62/CE, reciclabilidad confirmada por el símbolo de Resy
- Material de transporte y elementos de fijación
 - Paleta desechable de plástico
 - Flejes de plástico
 - Cinta adhesiva de plástico
- Material de relleno Bloques de papel

6 Instalación

6.1 Requisitos de instalación

6.1.1 Posición de instalación

Punto de instalación




Para evitar que la acumulación de burbujas de gas en la tubería de medición provoque errores de medición, evite los siguientes lugares de montaje en las tuberías:

- El punto más alto de una tubería.
- Directamente aguas arriba de una salida libre de tubería en una tubería bajante.

Instalación en tuberías descendentes

Sin embargo, la sugerencia de instalación que se muestra seguidamente permite llevar a cabo la instalación en una tubería vertical abierta. Las estrangulaciones de la tubería o el uso de un orificio con una sección transversal menor que el diámetro nominal impiden que el sensor funcione en vacío durante el transcurso de la medición.



A002877

- Instalación en una tubería descendente (p. ej., para aplicaciones por lotes)
- 1 Depósito de suministro
- 2 Sensor
- 3 Placa perforada, estrangulación de la tubería
- 4 Válvula
- 5 Llenado depósito

DN		Ø placa perforada, estrangulación de la tubería	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
8	3/8	6	0,24
15	1/2	10	0,40
25	1	14	0,55
40	1 1/2	22	0,87
50	2	28	1,10


Orientación

El sentido de la flecha que figura en la placa de identificación del sensor le ayuda a instalar el sensor conforme al sentido de flujo (sentido de circulación del producto por la tubería).

	Orientación			
A	Orientación vertical	A0015591	√ √ 1)	
В	Orientación horizontal, transmisor en la parte superior	A0015589	Excepción: $\rightarrow $	
С	Orientación horizontal, transmisor en la parte inferior	A0015590	✓ ✓ ³) Excepción: → 🗹 5, 🗎 20	
D	Orientación horizontal, transmisor en la parte lateral	A0015592		

- 1) Se recomienda esta orientación para garantizar el autovaciado.
- 2) Las aplicaciones con temperaturas de proceso bajas pueden reducir la temperatura ambiente. A fin de mantener la temperatura ambiente mínima para el transmisor, se recomienda esta orientación.
- 3) Las aplicaciones con temperaturas de proceso elevadas pueden provocar un aumento de la temperatura ambiente. A fin de mantener la temperatura ambiente máxima para el transmisor, se recomienda esta orientación.

Si el sensor se instala en horizontal con un tubo de medición curvado, adapte la posición del sensor a las propiedades del fluido.



■ 5 Orientación del sensor con tubo de medición curvado

- 1 Evite esta orientación para fluidos con sólidos en suspensión: Riesgo de acumulación de sólidos
- 2 Evite esta orientación para líquidos que contienen gas: Riesgo de acumulación de gas

Tramos rectos de entrada y salida

Los accesorios que crean turbulencia, como válvulas, codos o piezas en T, no requieren



Medidas de instalación



Las medidas y las longitudes de instalación del equipo se pueden consultar en el documento "Información técnica", sección "Estructura mecánica"

6.1.2 Requisitos ambientales y del proceso

Rango de temperaturas ambiente

Equipo de medición	 -40 +60 °C (-40 +140 °F) Código de producto para "Prueba, certificado", opción JM: -50 +60 °C (-58 +140 °F)
	30 100 C (30 140 F)

► En caso de funcionamiento en el exterior: Evite la luz solar directa, sobre todo en zonas climáticas cálidas.

Presión estática


Es importante que no se produzca ninguna cavitación o que no se difundan los gases que arrastra el líquido.

La cavitación se produce cuando la presión cae por debajo de la presión de vapor:

- En líquidos que tienen un punto de ebullición bajo (p. ej., hidrocarburos, disolventes, gases licuados)
- En líneas de succión
- Asegúrese de que la presión estática sea lo suficientemente elevada para evitar la cavitación y la liberación de gases.

Por esta razón, se recomiendan los siguientes lugares de montaje:

- En el punto más bajo de una tubería vertical
- En un punto aquas abajo de las bombas (sin riesgo de vacío)



Aislamiento térmico

En el caso de algunos fluidos, es importante mantener el calor radiado del sensor al transmisor a un nivel bajo. Para conseguir el aislamiento requerido se puede usar una amplia gama de materiales.


Se recomiendan las siquientes versiones de equipo para versiones con aislamiento térmico:

- Versión con cuello extendido para aislamiento:
 Código de pedido correspondiente a "Opción de sensor", opción CG con una longitud de cuello prolongada de 105 mm (4,13 in).
- Versión de altas temperaturas:
 Código de pedido correspondiente a "Material del tubo de medición", opción TD o TG con una longitud de cuello prolongada de 105 mm (4,13 in).

AVISO

Sobrecalentamiento del sistema electrónico debido al aislamiento térmico.

- ► Orientación recomendada: orientación horizontal, la caja del transmisor apunta hacia abaio.
- ▶ No aísle la caja del transmisor .
- ▶ Temperatura máxima admisible en el extremo inferior de la caja del transmisor: $80 \,^{\circ}\text{C} (176 \,^{\circ}\text{F})$
- ► Con respecto al aislamiento térmico con un cuello prolongado expuesto: Recomendamos no aislar el cuello prolongado a fin de asegurar una disipación del calor óptima.



■ 6 Aislamiento térmico con cuello prolongado expuesto

Free Green Free Control

Calentamiento

AVISO

El sistema electrónico se puede sobrecalentar si la temperatura ambiente es elevada.

- ► Tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima admisible para el transmisor.
- ► Según la temperatura del producto, tenga en cuenta los requisitos relativos a la orientación del equipo.

AVISO

Riesgo de sobrecalentamiento por calefacción

- ▶ Tome las medidas adecuadas para asegurar que la temperatura en la parte inferior de la caja del transmisor no sea demasiado alta $80 \, ^{\circ}\text{C}$ ($176 \, ^{\circ}\text{F}$).
- ▶ Asequrese de que hay suficiente convección en el cuello del transmisor.
- ► Asegúrese de que una parte lo suficientemente grande del cuello del transmisor se mantiene descubierta. La parte descubierta actúa como un radiador y protege el sistema electrónico contra un posible sobrecalentamiento o un exceso de refrigeración.
- ► Si va a utilizar el equipo en una zona con atmósferas potencialmente explosivas, observe la información indicada en el documento Ex del equipo. Para información detallada de las tablas de temperatura, véase la documentación separada titulada "Instrucciones de seguridad" (XA) para el equipo.
- ► Tome en consideración los diagnósticos de proceso "830 temperatura ambiente excesiva" y "832 temperatura excesiva del sistema electrónico" si el sobrecalentamiento no se puede descartar basándose en un diseño de sistema adecuado.

22

Opciones de calentamiento

Si un fluido requiere que no haya pérdida de calor en el sensor, los usuarios pueden hacer uso de las siguientes opciones de calentamiento:

- Calentamiento eléctrico, p. ej., con traceado eléctrico ²⁾
- Mediante tuberías de aqua caliente o vapor
- Mediante camisas calefactoras

Vibraciones


La elevada frecuencia de oscilación de los tubos de medición permite asegurar que las vibraciones de la planta no inciden sobre el buen funcionamiento del equipo de medición.

6.1.3 Instrucciones de instalación especiales

Drenabilidad

Cuando se instala verticalmente, el tubo de medición puede drenarse por completo y protegerse contra la acumulación de suciedad.

Si el sensor se instala en una línea horizontal, pueden utilizarse prensores excéntricos para asegurar la plena capacidad de drenaje. Si el sistema está inclinado siguiendo una pendiente, se puede utilizar el efecto de la gravedad a favor de la capacidad de drenaje. El sensor debe montarse en la posición correcta para asegurar la plena capacidad de drenaje en una línea horizontal. Existen unas marcas en el sensor que indican la posición de montaje correcta que optimiza la capacidad de drenaje.



A0016583

- Conexión clamp excéntrica
- 2 La etiqueta 'This side up' indica el lado que debe quedar arriba
- 3 Para DN 8 a 25(3/8 a 1"): gradiente: aprox. 2 % o 21 mm/m (0,24 in/ft); para DN 40 a 50(1½ a 2"): gradiente aprox. 2° o 35 mm/m (0,42 in/ft)
- 4 Transmisor
- 5 La línea en la parte inferior indica el punto más bajo de la conexión a proceso excéntrica.

Compatibilidad sanitaria


Si se instala en aplicaciones higiénicas, consulte la información contenida en la sección "Certificados y homologaciones/compatibilidad sanitaria" → 🖺 155

²⁾ En general se recomienda el uso de traceados eléctricos paralelos (flujo bidireccional de la electricidad). Si es preciso usar un cable de calefacción de un solo hilo, se deben tener en cuenta ciertas consideraciones particulares. Para obtener información adicional, consulte el documento EA01339D "Instrucciones de instalación para sistemas de traceado térmico eléctrico".

Fijación con abrazadera de montaje en el caso de conexiones sanitarias

No hace falta dotar el sensor de un soporte adicional para que pueda funcionar. No obstante, si la instalación requiere un soporte adicional, debe tener en cuenta las siquientes dimensiones.

Utilice una abrazadera de montaje que incluya un revestimiento de protección entre la abrazadera y el instrumento de medición.



A0030298

DN		A		В		С	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
8	3/8	298	11,73	33	1,3	28	1,1
15	1/2	402	15,83	33	1,3	28	1,1
25	1	542	21,34	33	1,3	38	1,5
40	1 ½	658	25,91	36,5	1,44	56	2,2
50	2	772	30,39	44,1	1,74	75	2,95

Verificación de cero y ajuste de cero

La experiencia muestra que el ajuste de cero solo es recomendable en casos especiales:

- Para alcanzar la máxima precisión de medición incluso con caudales residuales.
- Con el proceso o el funcionamiento en condiciones extremas (p. ej., temperaturas de proceso muy altas o fluidos de viscosidad muy alta).
- Para aplicaciones de gas con baja presión
- Para lograr la máxima precisión de medición posible con caudales residuales, la instalación debe proteger el sensor contra los esfuerzos mecánicos durante el funcionamiento.

Para obtener un punto cero representativo, asegúrese de que:

- durante el ajuste no haya ningún flujo en el equipo
- las condiciones de proceso (p. ej., presión y temperatura) sean estables y representativas

Las operaciones de verificación y ajuste no se pueden efectuar si se dan las condiciones de proceso siquientes:

- Bolsas de gas
 - Asegúrese de que el sistema se haya enjuagado lo suficiente con el producto. Repetir el enjuague puede ayudar a eliminar las bolsas de gas
- Circulación térmica
- En caso de diferencias de temperatura (p. ej., entre la sección de entrada del tubo de medición y la de salida), se puede producir un flujo inducido aunque las válvulas estén cerradas debido a la circulación térmica en el equipo
- Fugas en las válvulas
 Si las válvulas no son estancas a las fugas, el flujo no se impide lo suficiente cuando se determina el punto cero

Si no se pueden evitar estas condiciones, es recomendable conservar el ajuste de fábrica para el punto cero.

6.2 Instalación del instrumento de medición

6.2.1 Herramientas necesarias

Para el sensor

Para bridas y otras conexiones a proceso: Use una herramienta de montaje adecuada.

6.2.2 Preparación del instrumento de medición


- 1. Retire todo el embalaje de transporte restante.
- 2. Retire las cubiertas protectoras o los capuchones de protección que tenga el sensor.
- 3. Retire la etiqueta adhesiva de la cubierta del compartimento del sistema electrónico.

6.2.3 Montaje del equipo de medición

ADVERTENCIA

Peligro por sellado insuficiente del proceso.

- ► Asegúrese de los diámetros internos de las juntas sean mayores o iguales que los de las conexiones a proceso y las tuberías.
- ► Asegúrese de que las juntas estén limpias y no presenten daños.
- ► Asequre las juntas correctamente.
- 1. Asegúrese de que la dirección y el sentido indicados por la flecha que figura en la placa de identificación del sensor coincidan con la dirección y el sentido de flujo del producto.
- 2. Instale el equipo de medición o gire la caja del transmisor de forma que las entradas de cable no señalen hacia arriba.




A002926

6.2.4 Girar el módulo indicador


Solo puede disponerse de un indicador local con las siguientes versiones del equipo: Código de pedido para "Indicador; Operación", opción ${\bf B}$: 4 líneas; indicador luminoso, mediante comunicación

Se puede girar el módulo indicador para optimizar la legibilidad del indicador.

Versión de cabezal recubierto de aluminio, AlSi10Mg



Versión con caja compacta o ultracompacta, sanitaria, inoxidable



A002319

6.3 Comprobaciones tras la instalación

¿El equipo está indemne? (inspección visual)	
¿El instrumento de medición se corresponde con las especificaciones del punto de medición?	
Por ejemplo: ■ Temperatura de proceso → 🗎 147 ■ Presión (consulte la sección "Rangos de presión-temperatura" del documento "Información técnica"). ■ Temperatura ambiente → 🖺 146 ■ Rango de medición	

¿Se ha seleccionado la orientación correcta para el sensor → 🖺 20? ■ Según el tipo de sensor ■ Conforme a la temperatura del producto ■ Conforme a las propiedades del producto (liberación de gases, con sólidos en suspensión)		
¿La flecha del sensor concuerda con la dirección y sentido de flujo del producto? → 🗎 20?		
¿El nombre de la etiqueta (TAG) y el etiquetado son correctos (inspección visual)?		
¿El equipo cuenta con suficiente protección contra las precipitaciones y la luz solar directa?		
¿El tornillo de fijación y la abrazadera de sujeción están apretados de forma segura?		

7 Conexión eléctrica

ADVERTENCIA

¡Partes activas! Un trabajo incorrecto realizado en las conexiones eléctricas puede generar descargas eléctricas.

- ► Configure un equipo de desconexión (interruptor o disyuntor de potencia) para desconectar fácilmente el equipo de la tensión de alimentación.
- ▶ De manera adicional al fusible del equipo, incluya una unidad de protección contra sobrecorrientes de máx. 16 A en la instalación de la planta.

7.1 Seguridad eléctrica

De conformidad con los reglamentos nacionales aplicables.

7.2 Requisitos de conexión

7.2.1 Herramientas requeridas

- Para entradas de cable: utilice las herramientas correspondientes
- Para presilla de fijación (en cajas de aluminio): tornillo Allen3 mm
- Para tornillo de fijación (para caja de acero inoxidable): llave fija para tuercas 8 mm
- Pelacables
- Si utiliza cables trenzados: alicates para el terminal de empalme

7.2.2 Requisitos que debe cumplir el cable de conexión

Los cables de conexión escogidos por el usuario deben cumplir los siquientes requisitos.

Rango de temperaturas admisibles

- Se debe respetar las normativas de instalación vigentes en el país de instalación.
- Los cables deben ser aptos para las temperaturas mínimas y máximas previstas.

Cable de alimentación (incl. el conductor para el borne de tierra interno)

Un cable de instalación estándar resulta suficiente.

Cable de señal



Para custody transfer, todas las líneas de señal deben ser cables apantallados (trenza de cobre estañado, cobertura óptica ≥ 85 %). El apantallamiento del cable debe estar conectado en ambos lados.

PROFIBUS DP

Cable apantallado de par trenzado. Se recomienda el cable de tipo A.

Véase la https://www.profibus.com "Guía de instalación de PROFIBUS".

Diámetro del cable

- Prensaestopas suministrados: $M20 \times 1.5$ con cable Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Terminales de muelle: Sección transversal del conductor 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

Asignación de terminales 7.2.3

Transmisor

Versión de conexión PROFIBUS DP



Para uso en zonas con peligro de explosión y zona 2/div. 2


Código de producto para "Salida", opción L

Según la versión de la caja, los transmisores pueden pedirse con terminales o con conectores.

Código de	Métodos de cone	exión disponibles	Docibles enciones para código de producto		
producto "Cabezal"	Salida	Fuente de alimentación	Posibles opciones para código de producto "Conexión eléctrica"		
Opciones A, B	Terminales	Terminales	 Opción A: acoplador M20x1 Opción B: rosca M20x1 Opción C: rosca G ½" Opción D: rosca NPT ½" 		
Opciones A, B	Conectores del equipo → 🖺 30	Terminales	 Opción L: conector M12 + rosca NPT ½" Opción N: conector M12x1 + acoplador M20 Opción P: conector M12x1 + rosca G ½" Opción U: conector M12x1 + rosca M20 		
Opciones A, B, C	Conectores del equipo → 🖺 30	Conectores del equipo → 🗎 30	Opción Q : 2 conectores M12x1		

Código de producto para "Caja":

- Opción A: compacto, aluminio recubierto
- Opción **B**: compacto, sanitario, inoxidable
- Opción C: ultracompacto, sanitario, inoxidable



A0022716

- **₽** 7 Asignación de terminales PROFIBUS DP
- Tensión de alimentación: 24 VCC
- PROFIBUS DP

	Número de terminal				
Código de producto	Alimentación		Salida		
"Salida"	2 (L-)	1 (L+)	26 (RxD/TxD-P)	27 (RxD/TxD- N)	
Opción L	24 VCC		В	A	

Código de producto para "Salida":

Opción L: PROFIBUS DP, para uso en zonas no peligrosas y zona 2/div. 2


7.2.4 Asignación de pines, conector del equipo

Tensión de alimentación

Para uso fuera de áreas de peligro y en zona 2/div. 2.

2	Pin	Asignación		
	1	L+	CC 24 V	
3 0 0 1	2		Sin asignar	
	3		Sin asignar	
5	4	L-	CC 24 V	
4 A0016809	5		Puesta a tierra/apantallamiento	
	Codificació n		Macho/hembra	
			Macho	

Conector del equipo para transmisión de señal (lado del equipo)



7.2.5 Preparación del equipo de medición

AVISO

¡Estanqueidad insuficiente del cabezal!

Se puede comprometer la seguridad en el funcionamiento del equipo de medición.

- ▶ Utilice prensaestopas apropiados que correspondan al grado de protección.
- 1. Extraiga el conector provisional, si existe.
- 2. Si el equipo de medición se suministra sin prensaestopas:

 Provea por favor prensaestopas apropiados para los cables de conexión.
- 3. Si el equipo de medición se suministra con prensaestopas: Respete las exigencias para cables de conexión → 🖺 28.

7.3 Conexión del instrumento de medición

AVISO


Una conexión incorrecta compromete la seguridad eléctrica!

- ▶ Únicamente el personal especialista debidamente formado puede ejecutar los trabajos de conexión eléctrica.
- ► Tenga en cuenta los reglamentos y las normas de instalación de ámbito regional/ nacional que sean aplicables.
- Cumpla las normas de seguridad en el puesto de trabajo vigentes en el lugar de instalación.
- $\blacktriangleright\,\,$ Conecte siempre el cable de tierra de protección \oplus antes de conectar los demás cables.
- ► Si va a utilizar el equipo en una zona con atmósferas potencialmente explosivas, observe la información indicada en el documento Ex del equipo.

7.3.1 Conexión del transmisor

La conexión del transmisor depende de los siquientes códigos de producto:

- Versión de caja: compacta o ultracompacta
- Versiones de conexión: terminales o conector




A0016924

- 8 Versiones del equipo y versiones de conexión
- A Versión de caja: compacta recubierta de aluminio
- B Versión de caja: compacta, higiénica, acero inoxidable
- 1 Entrada de cable o conector para la transmisión de señales
- Entrada de cable o conector para tensión de alimentación
- C Versión de la caja: ultracompacta, higiénica, inoxidable
- 3 Conector del equipo para transmisión de señales
- 4 Conector del equipo para tensión de alimentación

Endress+Hauser

31



A00178

- 9 Versiones del equipo con ejemplos de conexión
- 1 Cable
- 2 Conector del equipo para transmisión de señales
- 3 Conector del equipo para tensión de alimentación

Para versiones de equipo con conector: siga solo el paso 6.

- 1. Según la versión del cabezal: afloje el tornillo de bloqueo o la presilla de fijación de la tapa.
- 2. Según la versión de la caja, desenrosque o abra la tapa de la caja y desconecte el indicador local del módulo de la electrónica principal, donde sea necesario → 🖺 152.
- 3. Pase el cable por la entrada de cables. Para asegurar la estanqueidad, no extraiga el anillo obturador de la entrada de cables.
- 4. Pele el cable y los extremos del cable. Si es un cable trenzado, dótelo también de terminales de empalme.
- 5. Conecte el cable conforme a la asignación de terminales o la asignación de pines de conexión al equipo .
- 6. Según la versión del equipo, apriete los prensaestopas o enchufe el conector y fíjelo.

7. ADVERTENCIA

Incumplimiento del grado de protección de la caja debido a su sellado insuficiente

► No utilice ningún lubricante para enroscar el tornillo. Las roscas de la tapa ya están recubiertas de un lubricante seco.

Para volver a montar el transmisor, invierta los pasos del desmontaje.

32

7.4 Compensación de potencial

7.4.1 Requisitos


Para compensación de potencial:

- Preste atención a los esquemas de puesta a tierra internos
- Tenga en cuenta las condiciones de funcionamiento, como el material de la tubería y la puesta a tierra
- Conecte el producto, el sensor y el transmisor al mismo potencial eléctrico
- Use un cable de tierra con una sección transversal mínima de 6 mm² (10 AWG) y un terminal de cable para las conexiones de compensación de potencial

7.5 Instrucciones de conexión especiales

7.5.1 Ejemplos de conexión

PROFIBUS DP



A0028765

🗷 10 🛮 Ejemplo de conexión de PROFIBUS DP, zona no peligrosa y zona clase 2/div. 2

- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Blindaje de cable en uno de los extremos. Para cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC), el blindaje del cable debe conectarse a tierra por los dos extremos; cumpla asimismo con las especificaciones relativas al cable
- 3 Caja de distribución
- 4 Transmisor

Si la velocidad de transmisión es > 1,5 MBaud, debe utilizarse una entrada de cable EMC (Compatibilidad electromagnética) y el blindaje del cable debe llegar hasta el terminal, siempre que sea posible.

7.6 Ajustes del hardware


7.6.1 Ajuste de la dirección del equipo

PROFIBUS DP

Hay que configurar siempre la dirección para un equipo PROFIBUS DP/PA. El rango para una dirección válida es de 1 a 126. Además, en una red PROFIBUS DP/PA solo puede asignarse una vez una determinada dirección. Si no se configura correctamente la dirección del equipo, éste no podrá ser reconocido por el maestro. Todos los equipos de medida se

suministran ajustados en fábrica con la dirección 126, habiéndose utilizado para ello el procedimiento de ajuste mediante software.

Ajuste de la dirección



A0021265

- 11 Ajuste de la dirección mediante los microinterruptores del módulo E/S de la electrónica
- 1. Según la versión del cabezal: afloje el tornillo de bloqueo o la presilla de fijación de la tapa.
- 2. Según cual sea la versión del cabezal, desenrosque o levante la tapa del cabezal y desconecte el indicador local del módulo de la electrónica →

 □ 152.
- 3. Inhabilite mediante el microinterruptor 8 (posición OFF) la dirección ajustada por software.
- 4. Configure la dirección deseada del equipo mediante los microinterruptores correspondientes.
 - Ejemplo $\rightarrow \blacksquare$ 11, \blacksquare 34: 1 + 16 + 32 = dirección del equipo 49 El equipo requiere un reinicio tras 10 s. Una vez reiniciado el equipo, se encuentra activa la dirección IP ajustada mediante hardware.
- 5. Para volver a montar el transmisor, invierta los pasos del procedimiento de desmontaje.


7.6.2 Activación de la resistencia de terminación

PROFIBUS DP

Para evitar fallos de transmisión en la comunicación debidos al desajuste de impedancias, termine correctamente el cable de PROFIBUS DP al principio y final del segmento de bus.

- En el caso de que el equipo funcione a una velocidad de transmisión de 1,5 MBaudios o inferior:
 - Para el último transmisor del bus, realice la terminación mediante el microinterruptor 2 (terminación de bus) y los microinterruptores 1 y 3 (polarización del bus). Ajuste: ON ON ON $\rightarrow \ \blacksquare \ 12, \ \trianglerighteq \ 35.$
- Para velocidades de transmisión (baudios) > 1,5 MBaudios:
 Debido a la carga capacitiva del usuario y a las reflexiones de línea generadas como resultado, asegúrese de utilizar un terminador de bus (impedancia terminal) externo.
- Generalmente, se recomienda un terminador de bus (impedancia terminal) externo, puesto que todo el segmento podría quedar inactivo en el caso de que un dispositivo terminado incorrectamente sea defectuoso.

34




12 Terminación utilizando microinterruptores en el módulo E/S de la electrónica (para velocidades de transmisión (baudios) < 1,5 MBaudios)</p>

7.7 Aseguramiento del grado de protección

El instrumento de medición satisface todos los requisitos correspondientes al grado de protección IP 66/67, carcasa de tipo 4X.

Para garantizar el grado de protección IP66/67, envolvente de tipo 4X, tras la conexión eléctrica lleve a cabo los pasos siguientes:

- 1. Revise las juntas de la caja para ver si están limpias y bien colocadas.
- 2. Seque, limpie o sustituya las juntas en caso necesario.
- 3. Apriete todos los tornillos de la caja y las tapas.
- 4. Apriete firmemente los prensaestopas.
- 5. Para asegurar que la humedad no penetre en la entrada de cables:
 Disponga el cable de modo que quede girado hacia abajo ("trampa antiaqua").



A0029278


6. Los prensaestopas suministrados no garantizan la protección de la caja cuando no se utilizan. Por lo tanto, deben sustituirse por un tapón ciego provisional correspondiente a la protección de la caja.

7.8 Comprobaciones tras la conexión

¿El equipo y el cable están indemnes (inspección visual)?		
¿Los cables usados cumplen los requisitos $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		
¿Los cables instalados cuentan con un sistema de alivio de esfuerzos mecánicos y se han tendido de forma segura?		
¿Están instalados todos los prensaestopas, están bien apretados y son estancos a las fugas? ¿Recorrido de los cables con "trampa antiagua" $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		
Según la versión del equipo: ¿Están apretados de manera segura todos los conectores → 🖺 31?		
¿La tensión de alimentación satisface las especificaciones que se indican en la placa de identificación del transmisor $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	0	
¿La asignación de terminales $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		
Si la tensión de alimentación está presente: ξ El LED de alimentación del módulo del sistema electrónico del transmisor está encendido en color verde $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		
Según la versión del equipo: ¿Se han apretado los tornillos de fijación con el par de apriete correcto? ¿Está bien apretado el tornillo de bloqueo?		

8 Opciones de configuración

8.1 Visión general de las opciones de configuración




A0017760

- 1 Ordenador con navegador de internet o con el software de configuración "FieldCare"
- 2 Sistema de automatización, p. ej., "RSLogix" (Rockwell Automation), y estación de trabajo para manejar el instrumento de medición con Add-on Profile Level 3 para el software "RSLogix 5000" (Rockwell Automation)

8.2 Estructura y función del menú de configuración

8.2.1 Estructura del menú de configuración

Para una visión general sobre el menú de configuración para expertos: consulte el documento "Descripción de los parámetros del equipo" → 🖺 158



🛮 13 Estructura esquemática del menú de configuración

8.2.2 Filosofía de funcionamiento

Las distintas partes del menú de configuración se asignan a determinados roles de usuario (por ejemplo, operador, mantenimiento, etc.). Cada rol de usuario tiene asignadas determinadas tareas típicas durante el ciclo de vida del equipo.


Menú/Parámetros		Rol de usuario y tareas	Contenido/significado
Language	Orientado a las tareas	"Mantenimiento" Tareas durante la configuración: Configuración del indicador operativo Lectura de los valores medidos	 Definir el idioma de trabajo (operativo) Definir el idioma con el que quiere trabajar con el servidor Web Reiniciar y controlar los totalizadores
Operación			 Configuración del indicador operativo (por ejemplo, el formato o el contraste) Reiniciar y controlar los totalizadores
Ajuste		Rol de usuario "Mantenimiento" Puesta en marcha: Configuración de la medición	Submenús para una puesta en marcha rápida: Configuración de las unidades del sistema Definición del producto Configuración del indicador operativo Configurar la supresión de caudal residual Configuración de la detección de tubería vacía y parcialmente llena
			Ajuste avanzado Para una configuración de la medición más a medición del usuario (adaptación a condiciones de medición especiales) Configuración de los totalizadores Administración (definir código de acceso, reiniciar el equipo de medición)
Diagnóstico		Rol de usuario "Mantenimiento" Localización y resolución de fallos: Diagnósticos y resolución de errores de equipo y de proceso Simulación del valor medido	Comprende todos los parámetros para detectar errores y analizar errores de proceso y de equipo: Lista de diagnósticos Contiene hasta 5 mensajes de diagnóstico pendientes. Lista de eventos Contiene los mensajes de los eventos que se han producido. Información del dispositivo Contiene información para la identificación del equipo Valor medido Contiene todos los valores medidos actuales. Analog inputs Sirve para visualizar la entrada analógica. Heartbeat Technology Verificación de la funcionalidad del equipo previa solicitud y documentación de los resultados de la verificación Simulación Sirve para simular valores medidos o valores en la salidas.
Experto	Orientado al funcionamie nto	Tareas que requieren un conocimiento detallado del funcionamiento del equipo: Puesta en marcha de mediciones en condiciones difíciles Adaptación óptima de la medición a las condiciones difíciles Configuración detallada de la interfaz de comunicaciones Diagnósticos de error en casos difíciles	Contiene todos los parámetros del equipo y permite el acceso directo a estos mediante el uso de un código de acceso. La estructura de este menú se basa en los bloques de funciones del equipo: Sistema Contiene todos los parámetros de nivel superior del equipo que no afectan a la medición ni a la comunicación del valor medido Sensor Configuración de la medición. Comunicación Configuración de la interfaz de comunicación digital y del servidor web Submenús de bloques de funciones (p. ej., "Entradas analógicas") Configuración de los bloques de funciones Aplicación Configuración de las funciones que van más allá de la medición en sí (p. ej., totalizador) Diagnóstico Detección de errores y análisis de errores de proceso o equipo y para simulaciones del equipo y Heartbeat Technology.

8.3 Visualización de los valores medidos desde el indicador local (disponible como opción)

8.3.1 Indicador operativo

Indicador local disponible como opción:

Código de pedido para "Indicador; configuración", opción B "4 líneas, iluminado; mediante comunicación".



Indicador operativo

- Nombre de etiqueta (TAG) 2
- Área de estado
- Zona del indicador para valores medidos (4 líneas)


Zona de visualización del estado

Los siguientes símbolos pueden aparecer en la zona para estado situada en la parte derecha superior del indicador operativo:

- Señales de estado
 - **F**: Fallo
 - **C**: Verificación funcional
 - **S**: Fuera de especificación
 - **M**: Requiere mantenimiento
- Comportamiento de diagnóstico
 - 🐼: Alarma
 - <u>M</u>: Aviso
- 🛱: Bloqueo (se ha bloqueado el equipo mediante hardware)
- 👄: Comunicación (se ha activado comunicación mediante configuración a distancia)

Zona de visualización

En la zona de visualización de valores medidos, cada valor está precedido por determinados símbolos que proporcionan información adicional:



Aparece únicamente si existe un suceso de diagnóstico para la variable medida en cuestión.

Variables medidas

Símbolo	Significado
ṁ	Flujo másico
Ü	Flujo volumétrico Flujo volumétrico corregido
ρ	DensidadDensidad de referencia
ı.	Temperatura
Σ	Totalizador El número del canal indica cuál de los tres totalizadores se está visualizando.

Números de canal de medición

Símbolo	Significado
14	Canal de medición 1 a 4

El número del canal de medición solo se muestra si está presente más de un canal para el mismo tipo de variable medida (p. ej., totalizador 1 a 3).

Comportamiento de diagnóstico

El comportamiento de diagnóstico se refiere a cómo debe ser el comportamiento cuando se produce un evento de diagnóstico relacionado con la variable medida que se está visualizando.
Para información sobre los símbolos



El número de valores medidos y su formato de indicación solo pueden configurarse desde el sistema de control o el servidor web.

8.3.2 Roles de usuario y autorización de acceso correspondiente

Las dos funciones de usuario, "Operario" y "Mantenimiento", no tienen la misma autorización de acceso para escritura si el usuario ha definido un código de acceso específico de usuario. La configuración del equipo queda así protegida contra cualquier acceso no autorizado desde el .

Definición de la autorización de acceso para los distintos roles de usuario

El equipo todavía no tiene definido ningún código de acceso cuando se entrega de fábrica. La autorización de acceso (acceso de lectura y escritura) al equipo no está restringida y corresponde al rol de usuario de "Mantenimiento".

- Definición del código de acceso.
 - El rol de usuario de "Operario" se redefine, junto con el rol de usuario de "Mantenimiento". La autorización de acceso difiere para ambos roles de usuario.

Autorización de acceso a los parámetros: rol de usuario de "Mantenimiento"

Estado de los códigos de acceso	Acceso para lectura	Acceso para escritura
Todavía no se ha definido ningún código de acceso (configuración de fábrica).	V	V
Tras definir un código de acceso.	V	✓ 1)

1) El usuario solo tiene acceso de escritura tras introducir el código de acceso.

Autorización de acceso a los parámetros: rol de usuario de "Operario"


Estado de los códigos de acceso	Acceso para lectura	Acceso para escritura
Tras definir un código de acceso.	·	1)

- Aunque se haya definido el código de acceso, hay algunos parámetros que pueden modificarse siempre y, por tanto, quedan excluidos de la protección contra escritura, ya que no afectan a la medición: protección contra escritura mediante código de acceso
- El rol de usuario con el que ha iniciado la sesión el usuario actual aparece indicado en . Ruta de navegación:

8.4 Acceso al menú de configuración a través del navegador de internet

8.4.1 Rango funcional

Con el servidor web integrado, el equipo se puede manejar y configurar mediante un navegador de internet interfaz de servicio (CDI-RJ45) la interfaz WLAN. Además de los valores medidos, también se muestra la información sobre el estado del equipo, que se puede usar para monitorizar el estado de salud del equipo. Asimismo, existe la posibilidad de gestionar los datos del equipo y configurar los parámetros de la red.



8.4.2 Prerrequisitos

Hardware del ordenador

Hardware	Interfaz		
	CDI-RJ45	WLAN	
Interfaz	El ordenador debe contar con una interfaz RJ45.	La unidad de configuración debe disponer de una interfaz WLAN.	
Conexión	Cable Ethernet estándar con conector RJ45.	Conexión mediante LAN inalámbrica.	
Indicador	Tamaño recomendado: ≥12" (según la resolución de la pantalla)		

Software del ordenador

Software	Interfaz		
	CDI-RJ45	WLAN	
Sistemas operativos recomendados	 Microsoft Windows 8 o superior. Sistema operativos móviles: iOS Android Microsoft Windows XP compatible Compatible con Microsoft Windows 	* *	
Navegadores de internet compatibles	 Microsoft Internet Explorer 8 o superio Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome Safari 	or	

Ajustes del ordenador

Permisos del usuario	Es necesario disponer de los permisos de usuario apropiados (p. ej., permisos de administrador) para los ajustes de TCP/IP y del servidor proxy (ajuste de la dirección IP, máscara de subred, etc.).
Ajustes del servidor proxy del navegador de internet	El ajuste del navegador de internet <i>Usar un servidor proxy para la LAN</i> debe estar deseleccionado .
JavaScript	JavaScript debe estar habilitado.
	Si no pudiese habilitarse JavaScript: Escriba http://XXX.XXX.XXX/servlet/basic.html en la barra de direcciones del navegador de internet, p. ej., http://192.168.1.212/ servlet/basic.html. Aparece una versión simplificada pero plenamente operativa de la estructura del menú de configuración en el navegador de internet.
Conexiones de red	Solo se deben usar las conexiones de red al equipo de medición que estén activas.
	Desactive todas las demás conexiones de red,.

[Si se producen problemas de conexión: → 🖺 88

Equipo de medición: A través de la interfaz de servicio CDI-RJ45

Equipo	Interfaz de servicio CDI-RJ45
Equipo de medición	El equipo de medición dispone de una interfaz RJ45.
Servidor web	El servidor web debe estar habilitado; ajuste de fábrica: ON
	Para información sobre la habilitación del servidor Web → 🗎 46

8.4.3 Conexión del equipo

Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)

Preparación del equipo de medición

Configurar el protocolo de Internet del ordenador

La siguiente información se refiere a los ajustes por defecto para Ethernet del equipo.


Dirección IP del equipo: 192.168.1.212 (ajuste de fábrica)

- 1. Active el equipo de medición.
- 2. Conecte el ordenador al conector RJ45 mediante el cable Ethernet estándar → 🗎 153.
- 3. Si no se utiliza una 2.ª tarjeta de red, cierre todas las aplicaciones en el portátil.
 - Las aplicaciones que requieran Internet o una red, como el correo electrónico, las aplicaciones SAP, Internet o Windows Explorer.
- 4. Cierre todos los navegadores de Internet.
- 5. Configure las propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP) según lo indicado en la tabla:

Dirección IP	192.168.1.XXX; con XXX se representa cualquier secuencia de números excepto: 0, 212 y 255 \rightarrow p. ej., 192.168.1.213
Máscara de subred	255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada	192.168.1.212 o deje las celdas vacías

Inicio del navegador de internet

- 1. Inicie el navegador de internet en el ordenador.
- 2. Escriba la dirección IP del servidor web en la línea de dirección del navegador de internet: 192.168.1.212
 - → Aparece la página de inicio de sesión.



- 1 Imagen del equipo
- 2 Nombre del equipo
- 3 Nombre del dispositivo
- 4 Señal de estado
- 5 Valores medidos actuales
- 6 Idioma de configuración
- 7 Rol de usuario
- 8 Código de acceso
- 9 Login (registrarse)
- 10 Reset access code
- 🨭 Si no aparece una página de inicio de sesión o la página es incompleta → 🖺 88


8.4.4 Registro inicial

- 1. Seleccione el idioma con el que desee trabajar con el navegador de Internet.
- 2. Introduzca el código de acceso específico para el usuario.
- 3. Pulse **OK** para confirmar la entrada.

Código de acceso 0000 (ajuste de fábrica); puede ser modificado por el cliente

Si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos, el navegador de Internet regresa automáticamente a la página de inicio de sesión.

8.4.5 Interfaz de usuario



A0032879

- 1 Imagen del equipo
- 2 Nombre del equipo
- 3 Etiqueta (TAG) del equipo
- 4 Señal de estado
- 5 Valores medidos actuales
- 6 Área de navegación
- 7 Idioma del indicador local

Encabezado

En el encabezado se visualiza la siquiente información:

- Nombre del equipo
- Device tag
- Estado del equipo y estado de la señal→ 🗎 91
- Valores que se están midiendo

Fila para funciones

Funciones	Significado
Valores medidos	Muestra los valores medidos del equipo
Menú	 Acceso al menú de configuración desde el equipo de medición La estructura del menú de configuración es la misma que la del software de configuración
Ivienu	Información detallada sobre la estructura del menú de configuración: Descripción de los parámetros del equipo
Estado del equipo	Muestra los mensajes de diagnóstico que se encuentran pendientes, por orden de prioridad
Gestión de datos	Intercambio de datos entre el ordenador y el equipo de medición: Configuración del equipo: Cargar ajustes desde el equipo (formato XML, guardar configuración) Guardar ajustes en el equipo (formato XML, restablecer configuración) Libro de registro. Exportar libro de registro de eventos (archivo .csv) Documentos. Exportar documentos: Exportar el registro de copia de seguridad de los datos (archivo .csv, crear documentación sobre la configuración del punto de medición) Informe de verificación (archivo PDF, disponible únicamente con el paquete de aplicaciones "Heartbeat Verification") Archivo para integración del sistema. Si se usan buses de campo, cargar los controladores del equipo para la integración del sistema desde el equipo de medición: PROFIBUS DP: archivo GSD

Funciones	Significado
Red	Configuración y verificación de todos los parámetros requeridos para establecer la conexión con el equipo de medición: Ajustes de red (p. ej., dirección IP, dirección MAC) Información sobre el equipo (p. ej., número de serie, versión de firmware)
Cerrar sesión	Terminar la configuración y llamada a la página de inicio de sesión

Área de navegación

Los menús, los submenús asociados y los parámetros pueden seleccionarse en la zona de navegación.

Área de trabajo

En esta área pueden realizarse varias acciones en función de la función seleccionada y los submenús correspondientes:

- Configuración de parámetros
- Lectura de los valores medidos
- Llamada del texto de ayuda
- Iniciar una carga/descarga

8.4.6 Inhabilitación del servidor web

El servidor Web del equipo de medida puede activarse y desactivarse según sea necesario utilizando el Parámetro **Funcionalidad del servidor web**.

Navegación

Menú "Experto" → Comunicación → Servidor web

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección
Funcionalidad del servidor web	Activa y desactiva el servidor web.	DesconectadoConectado

Alcance de las funciones de Parámetro "Funcionalidad del servidor web"

Opción	Descripción
Desconectado	 El servidor web está completamente desactivado. El puerto 80 está bloqueado.
Conectado	 La funcionalidad completa del servidor web está disponible. Se utiliza JavaScript. La contraseña se transmite de forma encriptada. Los cambios de contraseña también se transfieren encriptados.

Activación del servidor Web

Si el servidor Web se encuentra desactivado, solo puede reactivarse con Parámetro **Funcionalidad del servidor web** mediante una de las siquientes opciones:

- Mediante Bedientool "FieldCare"
- Mediante software de configuración "DeviceCare"

8.4.7 Cerrar sesión

Antes de finalizar la sesión, haga, si es preciso, una copia de seguridad de los datos mediante la función **Gestión de datos** (cargar la configuración del equipo).

- 1. Seleccione la entrada **Cerrar sesión** en la fila de funciones.
 - ► Aparece la página principal con el cuadro de inicio de sesión.
- 2. Cierre el navegador de internet.
- 3. Si ya no es necesario:


 Reinicie las propiedades modificadas del protocolo de internet (TCP/IP) → 🖺 43.

8.5 Acceso al menú de configuración a través del software de configuración

8.5.1 Conexión del software de configuración

Mediante red PROFIBUS DP

Esta interfaz de comunicación está disponible para versiones de equipo con PROFIBUS DP.




■ 14 Opciones para la configuración a distancia mediante red PROFIBUS DP

- 1 Sistema de automatización
- 2 Ordenador con tarjeta para red PROFIBUS
- 3 Red PROFIBUS DP
- 4 Instrumento de medición

Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)

PROFIBUS DP



A0021270

🗉 15 🛮 Conexión para código de pedido para "Salida", opción L: PROFIBUS DP

- 1 Interfaz de servicio (CDI-RJ45) del equipo de medición con acceso al servidor web integrado
- 2 Ordenador con navegador de internet (p. ej., Internet Explorer) para acceder al servidor web integrado o con el software de configuración "FieldCare" con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Cable de conexión estándar para Ethernet con conector RJ45

8.5.2 FieldCare

Rango de funcionamiento

Software de Endress+Hauser para la gestión de activos de la planta (PAM, por "Plan Asset Management") basado en FDT de Endress+Hauser. Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes de un sistema y le ayuda a gestionarlas. El uso de la información sobre el estado es también una forma sencilla y efectiva de comprobar su estado de dichas unidades de campo.

Se accede a través de: Interfaz de servicio CDI-RJ45

Funciones típicas:


- Configuración de los parámetros del transmisor
- Cargar y quardar los datos del equipo (cargar/descargar)
- Documentación del punto de medición
- Visualización de la memoria de valores medidos (registrador en línea) y libro de registro de eventos
- Manual de instrucciones BA00027SManual de instrucciones BA00059S
- 🚹 Fuente de los archivos de descripción del equipo → 🗎 50

Establecimiento de una conexión

- 1. Inicie FieldCare y arranque el proyecto.
- 2. En la red: añada un equipo.
 - ► Se abre la ventana **Añadir equipo**.
- 3. Seleccione la opción **CDI Communication TCP/IP** de la lista y pulse **OK** para confirmar.
- 4. Haga click con el botón derecho sobre **CDI Communication TCP/IP** y seleccione la opción **Add device** en el menú contextual que se ha abierto.
- 5. Seleccione de la lista el equipo que quiere y pulse **OK** para confirmar.
 - ► Se abre la ventana de **CDI Communication TCP/IP (configuración)**.

- 6. Entre la dirección del equipo en el campo **IP address** y pulse **Enter** para confirmar: 192.168.1.212 (ajuste de fábrica); si desconoce la dirección IP.
- 7. Establezca la conexión online con el equipo.
- Manual de instrucciones BA00027SManual de instrucciones BA00059S

Interfaz de usuario



A0021051-l

- 1 Encabezado
- 2 Imagen del equipo
- 3 Nombre del equipo
- 4 Etiqueta (TAG) del equipo
- 5 Área de estado con señal de estado → 🖺 91
- 6 Área de visualización para los valores medidos actuales
- 7 Barra de herramientas de edición con funciones adicionales como, por ejemplo, guardar/cargar, lista de eventos y crear documentación
- 8 Área de navegación con estructura de menú de configuración
- 9 Área de trabajo
- 10 Área de acciones
- 11 Área de estado

8.5.3 DeviceCare

Rango de funcionamiento

Herramienta de conexión y configuración de equipos de campo Endress+Hauser.

La forma más rápida de configurar equipos de campo Endress+Hauser es con la herramienta específica "DeviceCare". Junto con los gestores de tipos de equipo (DTM), supone una solución práctica y completa.

Catálogo de innovaciones INO1047S

Fuente de los archivos de descripción del equipo → 🖺 50

9 Integración en el sistema

9.1 Visión general de los ficheros de descripción del equipo

9.1.1 Datos de la versión actual para el equipo

Versión del firmware	01.01.zz	 En la portada del manual En la placa de identificación del transmisor Parámetro: Parámetro Versión de firmware Diagnóstico → Información del dispositivo → Versión de firmware
Fecha de lanzamiento de la versión del firmware	10.2014	
ID del fabricante	0x11	Parámetro: Parámetro ID del fabricante Diagnóstico → Información del dispositivo → ID del fabricante
ID de tipo de equipo	0x1561	Parámetro: Parámetro Tipo de dispositivo Diagnóstico → Información del dispositivo → Tipo de dispositivo
Versión del perfil	3.02	

Para una visión general de las diferentes versiones de firmware para el equipo

9.1.2 Software de configuración

En la tabla siguiente se indican los ficheros descriptores de dispositivo apropiados para las distintas herramientas de configuración, incluyendo indicaciones sobre dónde pueden obtenerse dichos ficheros.

Software de configuración mediante Protocolo PROFIBUS	Fuentes para obtener descriptores de dispositivo
FieldCare	 www.endress.com → Zona de descargas Memoria USB (póngase en contacto con Endress+Hauser) DVD (póngase en contacto con Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → Zona de descargas CD-ROM (póngase en contacto con Endress+Hauser) DVD (póngase en contacto con Endress+Hauser)

9.2 Fichero maestro del equipo (GSD)

Para integrar los equipos de campo en un sistema de bus, el sistema PROFIBUS necesita disponer de una descripción de los parámetros de los distintos equipo, como datos de salida, datos de entrada, formato de los datos, volumen de datos y velocidad de transmisión que admiten.

Estos datos están disponibles en el fichero maestro del equipo (GSD) que se proporciona al maestro PROFIBUS durante la puesta en marcha del sistema de comunicación. También puede integrar adicionalmente los mapas de bits del equipo que aparecen en forma de iconos en la estructura de red.

El fichero maestro del equipo (GSD) del perfil 3.02 permite intercambiar equipos de campo de distintos fabricantes sin necesidad de reconfiguración.

En términos generales, es posible usar dos GSD diferentes con Profile 3.02 y superiores: el GSD específico del fabricante y el GSD Profile.



- Antes de configurar, el usuario debe por tanto escoger la versión de GSD que desee que se utilice para operar con el sistema.
- El ajuste se puede modificar usando un maestro de clase 2.

9.2.1 GSD específico del fabricante

Este GSD garantiza la operatividad sin restricciones del equipo de medición. Los parámetros y funciones específicos del equipo están por tanto siempre disponibles.

GSD específico del fabricante	Número ID	Nombre del fichero
PROFIBUS DP	0x1561	EH3x1561.gsd

La necesidad de usar el GSD específico del fabricante se específica en el Parámetro Ident number selector mediante la selección de la Opción Fabricante.



Lugar donde puede obtenerse el GSD específico del fabricante:

www.endress.com → Área de descargas

9.2.2 GSD del perfil

Varía en función del número de bloques de entrada analógica (AI) y de las medidas. Si un sistema está configurado con un GSD del perfil, se pueden intercambiar equipos de diferentes fabricantes. Pero es esencial asegurar el orden correcto de los valores cíclicos del proceso.

Número ID	Bloques aceptados	Canales aceptados
0x9740	1 entrada analógica1 Totalizador	 Canal entrada analógica: flujo volumétrico Canal totalizador: flujo volumétrico
0x9741	2 entradas analógicas1 Totalizador	 Canal entrada analógica 1: flujo volumétrico Canal entrada analógica 2: caudal másico Canal totalizador: flujo volumétrico
0x9742	3 entradas analógicas1 Totalizador	 Canal entrada analógica 1: flujo volumétrico Canal entrada analógica 2: caudal másico Canal entrada analógica 3: flujo volumétrico corregido Canal totalizador: flujo volumétrico

El GSD del perfil que es preciso usar se especifica en el Parámetro Ident number selector mediante la selección de la Opción Profile 0x9740, la Opción Profile 0x9741 o la Opción Profile 0x9742.

9.3 Integración en una red PROFIBUS

9.3.1 Modelo de bloques

- Bloque físico
- Bloques de funciones
 - Bloque de entrada analógica
 - Bloque de salida analógica
 - Bloque de entradas discretas
 - Bloque de salida discreta
 - Bloque totalizador
- Palores técnicos para los bloques individuales → 🖺 140

9.3.2 Asignación de las medidas en los bloques de funciones

El valor de entrada de un bloque de funciones se define mediante el parámetro CHANNEL.

Entradas analógicas 1 a 8 (AI)

Canal	Variable medida
33122	Flujo volumétrico
32961	Flujo másico
33093	Flujo volumétrico corregido
708	Velocidad de flujo
901	Flujo másico objetivo
793	Flujo másico portador
32850	Densidad
33092	Densidad de referencia
794	Concentración
1039	Viscosidad dinámica
1032	Viscosidad cinemática
904	Viscosidad dinámica compensada en temperatura
905	Viscosidad cinemática compensada en temperatura
33101	Temperatura
263	Temperatura de la tubería portadora
1042	Temperatura del sistema electrónico
1066	Frecuencia de oscilación 0
1067	Frecuencia de oscilación 1
1124	Amplitud de oscilación 0
876	Amplitud de oscilación 1
1062	Fluctuación de frecuencia 0
1063	Fluctuación de frecuencia 1
1117	Amortiguación de la oscilación 0
1118	Amortiguación de la oscilación 1
1054	Fluctuación de la amortiguación del tubo 0
1055	Fluctuación de la amortiguación del tubo 1
1125	Asimetría de la señal

Canal	Variable medida
1056	Corriente de excitación 0
1057	Corriente de excitación 1
1440	HBSI

Salidas analógicas 1 a 3 (AO)

Canal	Variable medida
306	Presión externa ¹⁾
307	Temperatura externa
488	Densidad de referencia externa

1) Las variables de compensación se deben transmitir al equipo en la unidad básica del SI.

Se accede a la variable medida a través de Experto \rightarrow Sensor \rightarrow Compensación externa

Entradas digitales 1 a 2 (DI)

Canal	Señal
894	Detección de tubería vacía
895	Supresión de caudal residual
1430	Estado de verificación

Salidas digitales 1 a 3 (DO)

Canal	Señal
890	Ajuste de cero
891	Ignorar flujo
1429	Iniciar verificación

Totalizador 1 a 3 (TOT)

Canal	Señal
33122	Flujo volumétrico
32961	Flujo másico
33093	Flujo volumétrico corregido
901	Flujo másico objetivo
793	Flujo másico portador

9.3.3 Control del totalizador SET_TOT

Valor	Comportamiento
0	Totalizar
1	Reiniciar + retener
2	Preajustar + retener

9.4 Transmisión cíclica de datos

Transmisión cíclica de datos cuando se utiliza el fichero maestro del dispositivo (GSD).

9.4.1 Modelo de bloques

El esquema en bloques ilustra qué datos de entrada y salida proporciona el equipo de medición para el intercambio cíclico de datos. El intercambio cíclico de datos se realiza con un maestro PROFIBUS (Clase 1), por ejemplo, un sistema de control.

	Equipo d	le medición			Sistema de control
	Bloques de entrada analógica 1 a 8	→ 🖺 55	Valor de salida AI	→	
			Valor de salida TOTAL	→	
	Bloques totalizador 1 a 3	→ 🖺 56	Controlador SETTOT	+	
Transductor			Configuración MODETOT	+	DD OFFIDIA DD
Bloque	Bloques de salida analógica 1 a 3	→ 🖺 58	Valores de entrada AO	+	PROFIBUS DP
	Bloque de entrada discreta 1 a 2	→ 🖺 58	Valores de salida DI	→	
	Bloque de salida discreta 1 a 3	→ 🖺 59	Valores de entrada DO	+	

Orden de colocación predefinido de los módulos

El equipo de medición funciona como un esclavo PROFIBUS modular. A diferencia de un esclavo compacto, un esclavo modular tiene un diseño variable y se compone de varios módulos individuales. El fichero maestro del equipo (GSD) contiene una descripción de los distintos módulos (datos de entrada y salida) y de sus características.

La asignación de los módulos a los slots es permanente. Hay que respetar por tanto, a la hora de configurar los módulos, el orden de colocación y la disposición predefinidos para ellos.

Ranura	Módulo	Bloque de funciones
18	AI	Bloques de entrada analógica 1 a 8
9	TOTAL o	Bloque totalizador 1
10	SETTOT_TOTAL o SETOT MODETOT TOTAL	Bloque totalizador 2
11		Bloque totalizador 3
1214	AO	Bloques de salida analógica 1 a 3
1516	DI	Bloque de entrada discreta 1 a 2
1719	DO	Bloque de salida discreta 1 a 3

A fin de optimizar la velocidad de transmisión de datos de la red PROFIBUS, resulta aconsejable configurar únicamente módulos que se procesen en el sistema maestro PROFIBUS. Si esto da lugar a huecos entre los módulos configurados, dichos huecos se deben asignar al MÓDULO VACÍO.

9.4.2 Descripción de los módulos

La estructura de los datos se describe desde la perspectiva del maestro PROFIBUS:

- Datos de entrada: Se envían desde el equipo de medición al maestro PROFIBUS.
- Datos de salida: se envían desde el master PROFIBUS al instrumento de medición.

Módulo AI (entrada analógica)

Transmite una variable de entrada del equipo de medición al maestro PROFIBUS (clase 1).

La variable de entrada seleccionada, incluido su estado, se transmite cíclicamente al maestro PROFIBUS (clase 1) a través del módulo AI. Los cuatro primeros bytes corresponden a la variable de entrada expresada en forma de número de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene información de estado estandarizada correspondiente a la variable de entrada.

Están disponibles ocho bloques de entrada analógica (AI) (ranura 1 a 8).

Selección: variable de entrada

La variable de entrada puede definirse utilizando el parámetro CHANNEL.

CHANNEL	Variable de entrada
32961	Flujo másico
33122	Flujo volumétrico
33093	Flujo volumétrico corregido
708	Velocidad de flujo
32850	Densidad
33092	Densidad de referencia
33101	Temperatura
1042	Temperatura del sistema electrónico
901	Flujo másico objetivo ¹⁾
793	Flujo másico portador ¹⁾
794	Concentración 1)
263	Temperatura del tubo portador ²⁾

- 1) Disponible únicamente con el paquete de aplicación "Concentración"
- 2) Solo está disponible con el paquete de aplicación "Heartbeat Verification"

Ajuste de fábrica

Bloque de funciones	Ajuste de fábrica
AI 1	Flujo másico
AI 2	Densidad
AI 3	Temperatura
AI 4	Flujo volumétrico
AI 5	Flujo volumétrico corregido
AI 6	Densidad de referencia
AI 7	Flujo másico
AI 8	Flujo másico

Estructura de los datos

Datos de entrada de Entrada Analógica

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor medido: número con coma flotante (IEEE 754)		Estado		

Módulo TOTAL

Transmite el valor de un totalizador desde el equipo de medición al master PROFIBUS (Clase 1).

Mediante el módulo TOTAL, se transmite cíclicamente el valor de un determinado totalizador junto con la información sobre el estado a un master PROFIBUS (Clase 1). Los cuatro primeros bytes representan el valor del totalizador expresado en forma de número de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene información estandarizada sobre el estado correspondiente al valor del totalizador.

Están disponibles tres bloques Totalizador (slots 9 a 11).

Selección: valor de totalizador

El valor del totalizador puede definirse mediante el parámetro CHANNEL.

CHANNEL	Variable de entrada
32961	Caudal másico
33122	Caudal volumétrico
33093	Caudal volumétrico normalizado
901	Caudal másico del fluido objetivo ¹⁾
793	Caudal másico portador ¹⁾

1) Solo está disponible con el software de aplicación "Concentration"

Ajuste de fábrica

Bloque funcional	Ajuste de fábrica: TOTAL
Totalizadores 1, 2 y 3	Caudal másico

Estructura de los datos

Datos de entrada de TOTAL

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor me	dido: número con	coma flotante (I	EEE 754)	Estado

Módulo SETTOT_TOTAL

La combinación del módulo consta de las funciones SET_TOT y TOTAL:

- SETTOT: Control de los totalizadores mediante el maestro PROFIBUS.
- TOTAL: Transmisión del valor del totalizador, incl. el estado, al maestro PROFIBUS.

Están disponibles tres bloques Totalizador (ranura 9 a 11).

Selección: control totalizador

Valor SETTOT	Control totalizador
0	Totalizar
1	Borrar + Mantener
2	Preseleccionar + detener

Ajuste de fábrica

Bloque funcional	Ajuste de fábrica: Valor SETTOT (significado)
Totalizadores 1, 2 y 3	0 (totalizando)

Estructura de los datos

Datos de salida de SETTOT

Byte 1
Variable de control 1

Datos de entrada de TOTAL

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor me	Valor medido: número con coma flotante (I		EEE 754)	Estado

Módulo SETTOT_MODETOT_TOTAL

Esta combinación de módulos comprende las funciones SETTOT, MODETOT y TOTAL:

- SETTOT: control de los totalizadores mediante el master PROFIBUS.
- MODETOT: configura los totalizadores mediante master PROFIBUS.
- TOTAL: transmite el valor del totalizador junto con información sobre el estado al master PROFIBUS.

Están disponibles tres bloques Totalizador (ranura 9 a 11).

Selección: configuración de totalizador

Valor MODETOT Configuración de totalizador	
0	Compensar
1	Compensa el caudal positivo
2	Compensa el caudal negativo
3	Detener totalización

Ajuste de fábrica

Bloque funcional	Ajuste de fábrica: Valor MODETOT (significado)
Totalizadores 1, 2 y 3	0 (compensar)

Estructura de los datos

Datos de salida de SETTOT y MODETOT

Byte 1		Byte 2
Var	iable de control 1: SETTOT	Variable de control 2: MODETOT

Datos de entrada de TOTAL

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor medido: número con coma flotante (IEEE		EEE 754)	Estado	

Módulo AO (salida analógica)

Transmite un valor de compensación del maestro PROFIBUS (clase 1) al equipo de medición.

Un valor de compensación, incluido el estado, es transmitido cíclicamente desde el maestro PROFIBUS (clase 1) al equipo de medición a través del módulo AO. Los cuatro primeros bytes representan el valor de compensación expresado en forma de número de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene información de estado estandarizada relativa al valor de compensación.


Están disponibles tres bloques de salida analógica (ranuras 12 a 14).

Valores de compensación asignados

Se asigna de forma permanente un valor de compensación a los bloques de salida analógica individuales.

CHANNEL	Bloque de funciones	Valor de compensación
306	AO 1	Presión externa ¹⁾
307	AO 2	Temperatura externa ¹⁾
488	AO 3	Densidad de referencia externa

1) Los valores de compensación se deben transmitir al equipo expresados en la unidad básica del SI



Estructura de los datos

Datos de salida de la salida analógica

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor med	dido: número con	coma flotante (I	EEE 754)	Estado 1)

1) Codificación del estado

Módulo DI (entrada discreta)

Transmite valores de entrada discretos del equipo de medición al maestro PROFIBUS (clase 1). Los valores de entrada discretos son usados por el equipo de medición para transmitir el estado de las funciones del equipo al maestro PROFIBUS (clase 1).

El módulo DI transmite cíclicamente el valor de entrada discreto, incluido el estado, al maestro PROFIBUS (clase 1). El valor de la entrada discreta se representa con el primer byte. El segundo byte contiene información de estado estandarizada relativa al valor de entrada.

Están disponibles dos bloques de entrada discreta (ranuras 15 a 16).

Selección: función del equipo

La función del equipo se puede especificar mediante el parámetro CANAL.

CHANNEL	Función del equipo	Ajuste de fábrica: estado (significado)
893	Salida de conmutación de estado	■ 0 (función del equipo inactiva)
894	Detección de tubería vacía	■ 1 (función del equipo activa)

CHANNEL	Función del equipo	Ajuste de fábrica: estado (significado)
895	Supresión de caudal residual	
1430	Estado de verificación 1)	

1) Solo está disponible con el paquete de aplicación "Heartbeat Verification"

Ajuste de fábrica

Bloque de funciones	Ajuste de fábrica	
DI 1	Detección de tubería vacía	
DI 2	Supresión de caudal residual	

Estructura de los datos

Datos de entrada de Entrada Digital

Byte 1	Byte 2
Digital	Estado

Módulo DO (salida discreta)

Transmite valores de salida discretos del maestro PROFIBUS (clase 1) al equipo de medición. Los valores de salida discretos son usados por el maestro PROFIBUS (clase 1) para habilitar y deshabilitar las funciones del equipo.

El módulo DO transmite cíclicamente el valor de salida discreto, incluido el estado, al equipo de medición. El valor de la salida discreta se representa con el primer byte. El segundo byte contiene información de estado estandarizada relativa al valor de salida.

Están disponibles tres bloques de salida discreta (ranuras 17 a 19).

Funciones del equipo asignadas

Se asigna de forma permanente una función del equipo a los bloques de salida discreta individuales.

CHANNEL	Bloque de funciones	Función del equipo	Valores: control (significado)
891	DO 1	Ignorar flujo	
890	DO 2	Ajuste de cero	O (deshabilitar la función del equipo)
1429	DO 3	Verificación de inicio ¹⁾	1 (habilitar la función del equipo)

1) Solo está disponible con el paquete de aplicación Heartbeat Verification

Estructura de los datos

Datos de salida de Salida digital

Byte 1	Byte 2
Digital	Estado

Módulo EMPTY_MODULE

Este módulo se utiliza para asignar espacios vacíos que se deben al hecho de que no se utilizan módulos en todos los slots .

El equipo de medición funciona como esclavo modular PROFIBUS. A diferencia de un esclavo compacto, un PROFIBUS modular presenta un diseño variable y se compone de varios módulos individuales. El fichero GSD contiene una descripción de los distintos módulos y de sus características.

Los módulos están asignados de forma permanente a los slots. Cuando se configuren los módulos, es absolutamente necesario tener en cuenta la secuencia/disposición de los módulos. Los espacios vacíos que pueda haber entre módulos configurados deben llenarse con el EMPTY_MODULE.

10 Puesta en marcha

10.1 Comprobación tras el montaje y la conexión

Antes de poner en marcha el equipo:

- Compruebe que se han realizado correctamente las comprobaciones tras la conexión y la instalación.
- Lista de comprobaciones de la "Comprobación tras la instalación" → 🗎 26
- Lista de comprobaciones de la "Comprobación tras la conexión" → 🖺 36

10.2 Conexión mediante FieldCare

- Para conectar FieldCare
- Para conectar mediante FieldCare → 🖺 48
- Para interfaz de usuario de FieldCare → 🖺 49


10.3 Establecimiento del idioma de configuración

Ajuste de fábrica: "English" o idioma pedido

El idioma de configuración puede establecerse en FieldCare, DeviceCare o mediante el servidor web: Operación → Display language

10.4 Configuración del instrumento de medición

El Menú **Ajuste** contiene, junto con sus submenús, todos los parámetros necesarios para la configuración estándar.



10.4.1 Definición del nombre de etiqueta (TAG)

Para facilitar la rápida identificación del punto de medición en el seno del sistema, puede usar el Parámetro **Nombre del dispositivo** para introducir una denominación única y cambiar así el ajuste de fábrica.

i

Introduzca el nombre de la etiqueta en la "FieldCare" herramienta operativa → 🖺 49

Navegación

Menú "Ajuste" → Nombre del dispositivo

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario
Nombre del dispositivo	Entre el nombre del punto de medida.	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /).

10.4.2 Ajuste de las unidades del sistema

En el Submenú **Unidades de sistema** pueden definirse las unidades de los distintos valores medidos.



El número de submenús y parámetros puede variar según la versión del equipo.

Algunos submenús y parámetros de estos submenús no se describen en el manual de instrucciones. En su lugar, se proporciona una descripción en la documentación especial del equipo ("Documentación suplementaria").

Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado → Unidades de sistema

▶ Unidades de sis	tema	
	Unidad de caudal másico	→ 🖺 63
	Unidad de masa	→ 🖺 63
	Unidad de caudal volumétrico	→ 🖺 63
	Unidad de volumen	→ 🖺 63
	Unidad de caudal volumétrico corregido	→ 🗎 63
	Unidad de volumen corregido	→ 🗎 63
	Unidad de densidad	→ 🖺 63
	Unidad de densidad referencia	→ 🖺 63
	Unidad temperatura	→ 🖺 64
	Unidad presión	→ 🖺 64

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Unidad de caudal másico	Elegir la unidad de caudal másico. Efecto La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Salida Supresión de caudal residual Simulación variable de proceso	Lista de selección de la unidad	En función del país: kg/h lb/min
Unidad de masa	Elegir la unidad de masa.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kg • lb
Unidad de caudal volumétrico	Elegir unidad del caudal volumétrico. Efecto La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Salida Supresión de caudal residual Simulación variable de proceso	Lista de selección de la unidad	En función del país: I/h gal/min (us)
Unidad de volumen	Elegir unidad del volumen.	Lista de selección de la unidad	En función del país: 1 (DN > 150 (6"): Opción m³) gal (us)
Unidad de caudal volumétrico corregido	Elegir la unidad para el caudal volumétrico normalizado. Efecto La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Parámetro Caudal volumétrico corregido (→ 🖺 85)	Lista de selección de la unidad	En función del país: ■ Nl/h ■ Sft³/min
Unidad de volumen corregido	Elegir unidad para el volumen corregido.	Lista de selección de la unidad	En función del país: NI Sft³
Unidad de densidad	Elegir la unidad de densidad del fluido. Efecto La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Salida Simulación variable de proceso Ajuste de densidad (Menú Experto)	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kg/l • lb/ft³
Unidad de densidad referencia	Elegir la unidad de la densidad de referencia.	Lista de selección de la unidad	En función del país • kg/Nl • lb/Sft³
Unidad de densidad 2	Seleccione la segunda unidad de densidad.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kg/l • lb/ft³


Parámetro	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Unidad temperatura	Elegir la unidad de la temperatura. Efecto La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Parámetro Temperatura de la electrónica (6053) Parámetro Valor máximo (6051) Parámetro Valor Inicial (6052) Parámetro Valor Inicial (6108) Parámetro Temperatura tubo portador (6027) Parámetro Valor máximo (6029) Parámetro Valor Inicial (6030) Parámetro Valor Inicial (6030) Parámetro Temperatura de referencia (1816) Parámetro Temperatura	Lista de selección de la unidad	En función del país: °C °F
Unidad presión	Elegir la unidad de presión. Efecto La unidad se toma de: ■ Parámetro Valor de presión (→ 🗎 66) ■ Parámetro Presión externa (→ 🗎 66) ■ Valor de presión	Lista de selección de la unidad	En función del país: • bar a • psi a

10.4.3 Selección y caracterización del producto

La opción de submenú Asistente **Seleccionar fluido** contiene los parámetros que han de configurarse para seleccionar y establecer el producto que se va a emplear.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Selección medio



Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Seleccionar fluido	-	Utilice esta función para seleccionar el tipo de producto: "Gas" o "Líquido". En casos excepcionales, seleccione la opción "Otros" para introducir manualmente las propiedades del producto (p. ej., para líquidos altamente compresivos, como el ácido sulfúrico).	■ Líquido ■ Gas
Elegir tipo de gas	En el Submenú Selección medio está seleccionada la Opción Gas .	Elegir tipo de gas a medir.	■ Aire ■ Amoniaco NH3 ■ Argón Ar ■ Hexafluoruro Azufre SF6 ■ Oxígeno O2 ■ Ozono O3 ■ Óxido de nitrógeno NOx ■ Nitrógeno N2 ■ Óxido nitroso N2O ■ Metano CH4 ■ Hidrógeno H2 ■ Helio He ■ Acido clorhídrico HCl ■ Acido sulfhídrico H2S ■ Etileno C2H4 ■ Dióxido de carbono CO2 ■ Monóxido de carbono CO2 ■ Monóxido de carbono CO ■ Cloro Cl2 ■ Butano C4H10 ■ Propano C3H8 ■ Propileno C3H6 ■ Etano C2H6 ■ Otros

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Velocidad del sonido de referencia	En el Parámetro Elegir tipo de gas está seleccionada la Opción Otros .	Introducir la velocidad del sonido del gas a 0 °C (32 °F).	1 99 999,9999 m/s
Coeficiente temp. velocidad del sonido	En el Parámetro Elegir tipo de gas está seleccionada la Opción Otros .	Introducir coeficiente de temperatura de la velocidad del sonido del gas.	Número positivo de coma flotante
Compensación de presión	-	Conectar corrección presión.	DesconectadoValor fijoValor Externo
Valor de presión	En el Parámetro Compensación de presión está seleccionada la Opción Valor fijo o la Opción Corriente de entrada 1n .	Introducir la presión del proceso que se utilizará en la corrección de presión.	Número positivo de coma flotante
Presión externa	En el Parámetro Compensación de presión está seleccionada la Opción Valor Externo .		

10.4.4 Configuración de la interfaz de comunicaciones

El Submenú **Comunicación** le guía sistemáticamente por todos los parámetros que hay que configurar para seleccionar y caracterizar la interfaz de comunicaciones.

Navegación

Menú "Ajuste" → Comunicación



Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Descripción	Entrada de usuario
Dirección del instrumento	Entre la dirección del equipo.	0 126

10.4.5 Configuración de las entradas analógicas

El Submenú **Analog inputs** guía al usuario de forma sistemática a cada Submenú **Analog input 1 ... n**. Así se obtienen los parámetros de cada entrada analógica.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Analog inputs



Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Channel		Seleccione la variable de proceso.	■ Caudal másico ■ Caudal volumétrico ■ Caudal volumétrico corregido ■ Objetivo de caudal másico* ■ Caudal másico del portador* ■ Densidad ■ Densidad de Referencia ■ Concentración* ■ Temperatura ■ Temperatura tubo portador* ■ Temperatura de la electrónica ■ Frecuencia Oscilación 0 ■ Amplitud Oscilación 0 ■ Amortiguación Oscilación 0 ■ Fluctuación Frecuencia 0 ■ Fluctuación amortiguación Tubo 0 ■ Asimetría Señal ■ Excitador corriente 0
PV filter time	_	Especifique el tiempo para suprimir picos de señal. Durante el tiempo especificado, la entrada analógica no responde ante un aumento errático en la variable de proceso.	Número positivo de coma flotante

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Fail safe type	-	Seleccione el modo de fallo.	Fail safe valueFallback valueOff
Fail safe value	En Parámetro Fail safe type , se selecciona Opción Fail safe value .	Especifique los valores que deben emitirse si se produce un error.	Número de coma flotante con signo


^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

10.4.6 Configurar la supresión de caudal residual

La interfaz Submenú **Supresión de caudal residual** contiene todos los parámetros que han de establecerse para configurar la supresión de caudal residual.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Supresión de caudal residual



Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Asignar variable de proceso	-	Elegir variable de proceso para supresión de caudal residual.	DesconectadoCaudal másicoCaudal volumétricoCaudal volumétrico corregido	-
Valor ON Supresión de caudal residual	Se selecciona una variable de proceso en el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso (→ 🖺 69).	Introducir el punto de conexión para la supresión de flujos mínimos.	Número positivo de coma flotante	Depende del país y del diámetro nominal
Valor OFF Supresión de Caudal Residual	Se selecciona una variable de proceso en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ 69).	Introducir el valor OFF de supresión caudal residual.	0 100,0 %	-
Supresión de golpe de presión	Se selecciona una variable de proceso en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ 69).	Introducir el intervalo de tiempo para la supresión de señales (= supresión activa de golpes de presión).	0 100 s	-

10.4.7 Configuración de la detección de tubería parcialmente llena

El submenú **Detección de tubería parcialmente llena** contiene los parámetros que deben ajustarse para configurar la detección de tubería vacía.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Detección tubo parcialmente lleno



Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Asignar variable de proceso	-	Elegir variable de proceso para detección de tubo de vacío.	DesconectadoDensidadDensidad de Referencia	Densidad
Límite inferior tubo parcialmente lleno	Se selecciona una variable de proceso en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ 🖺 70).	Introducir el límite inferior para la desactivación de la detección del tubo vacío.	Número de coma flotante con signo	Depende del país: • 200 kg/m³ • 12,5 lb/ft³
ValorSup detección tubería parcial llena	Se selecciona una variable de proceso en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ 🖺 70).	Introducir límite superior para desactivar detección de tubería vacía.	Número de coma flotante con signo	Depende del país: • 6000 kg/m³ • 374,6 lb/ft³
Tiempo respuesta det tubo parcialm lleno	Una variable de proceso está seleccionada en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ 🖺 70).	Use esta función para introducir el tiempo mínimo (tiempo de mantenimiento) que la señal debe estar presente antes de activar el mensaje de diagnóstico S962 "Tubería llena solo parcialmente" si la tubería de medición está vacía o parcialmente llena.	0 100 s	-


10.5 Ajustes avanzados

El Submenú **Ajuste avanzado** contiene, junto con sus submenús, parámetros para ajustes específicos.

El número de submenús puede variar según la versión del equipo, p. ej., la viscosidad solo está disponible con el Promass I.

Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado



10.5.1 Uso del parámetro para introducir el código de acceso

Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario
Introducir código de acceso	Anular protección contra escritura de parámetros con código de habilitación personalizado.	Debe ser una cadena de máx. 16 dígitos entre los cuales haya números, letras y caracteres especiales

10.5.2 Variables de proceso calculadas

El submenú **Valores calculados** contiene los parámetros para calcular el caudal volumétrico normalizado.

Navegación


Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado → Variables de proceso calculadas



Submenú "Caudal volumétrico corregido calculado"

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Variables de proceso calculadas \rightarrow Caudal volumétrico corregido calculado



Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Indicación / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Caudal volumétrico corregido calculado	-	Elegir la densidad de referencia para calcular el caudal volumétrico normalizado.	 Densidad de referencia fija Densidad de referencia calculada Densidad Referencia según API tabla 53 Densidad referencia externa 	_
Densidad referencia externa	En el parámetro Parámetro Caudal volumétrico corregido calculado se selecciona la opción Opción Densidad referencia externa.	Muestra la densidad de referencia externa.	Número con coma flotante y signo	_


Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Indicación / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Densidad de referencia fija	La opción Opción Densidad de referencia fija se selecciona en el parámetro Parámetro Caudal volumétrico corregido calculado.	Introducir valor fijo para la densidad de referencia.	Número positivo de coma flotante	-
Temperatura de referencia	La opción Opción Densidad de referencia calculada se selecciona en el parámetro Parámetro Caudal volumétrico corregido calculado.	Introducir la temperatura de referencia para el cálculo de la densidad de referencia.	−273,15 99 999 °C	En función del país: ■ +20 °C ■ +68 °F
Coeficiente de expansión lineal	La opción Opción Densidad de referencia calculada se selecciona en el parámetro Parámetro Caudal volumétrico corregido calculado.	Introducir el coeficiente de expansión lineal específico del fluido para el cálculo de la densidad de referencia.	Número de coma flotante con signo	-
Coeficiente de expansión cuadrático	La opción Opción Densidad de referencia calculada se selecciona en el parámetro Parámetro Caudal volumétrico corregido calculado.	Para medios con expansión no lineal: introducir el coeficiente de expansión cuadrático específico del medio para calcular la densidad de referencia.	Número de coma flotante con signo	-

10.5.3 Ejecución de un ajuste del sensor

El submenú **Ajuste del sensor** contiene parámetros que pertenecen a las funcionalidades del sensor.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Ajuste de sensor



Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección
Dirección instalación	Ajustar signo de la dirección de caudal para que coincida con sentido de la flecha.	Caudal en la dirección de la flechaCaudal contra dirección de la flecha

Ajuste de la densidad

Con el ajuste de la densidad se consigue un alto nivel de precisión solo en el punto de ajuste y con la densidad y la temperatura relevantes. No obstante, la precisión de un ajuste de densidad siempre es únicamente tan bueno como la calidad de los datos de medición de referencia proporcionados. Así pues, no es un sustituto de la calibración de densidad especial.

Ejecución del ajuste de la densidad

- Antes de llevar a cabo el ajuste, tenga en cuenta lo siguiente:
 - El ajuste de la densidad solo tiene sentido si las condiciones de funcionamiento presentan poca variación y si el ajuste de la densidad se efectúa en las condiciones de funcionamiento.
 - El ajuste de la densidad ejecuta un escalado del valor de densidad calculado internamente, para lo que aplica la pendiente y el offset específicos del usuario.
 - El ajuste de la densidad se puede hacer a 1 punto o a 2 puntos.
 - En el caso del ajuste de la densidad a 2 puntos, debe haber una diferencia de al menos 0,2 kg/l entre los dos valores de densidad objetivo.
 - El producto de referencia debe ser sin gas o estar presurizado, de modo que cualquier gas que contenga esté comprimido.
 - Las mediciones de densidad de referencia se deben efectuar con el producto a la misma temperatura que reina en el proceso; de lo contrario, el ajuste de la densidad carece de precisión.
 - La corrección resultante del ajuste de la densidad se puede eliminar con Opción Restaurar original.

Opción "Ajuste a 1 punto"

- 1. En Parámetro **Tipo de ajuste de densidad**, seleccione Opción **Ajuste a 1 punto** y confirme.
- 2. En Parámetro **Valor nominal densidad 1**, introduzca el valor de densidad y confirme.
 - Las opciones ahora disponibles en Parámetro **Ejecutar ajuste de densidad** son las siguientes:

Ok

Opción Medición de densidad 1

Restaurar original

- 3. Seleccione Opción **Medición de densidad 1** y confirme.
- 4. Si se ha alcanzado el 100 % en Parámetro **Progreso** en el indicador y se muestra Opción **Ok** en Parámetro **Ejecutar ajuste de densidad**, confirme.
 - Las opciones ahora disponibles en Parámetro **Ejecutar ajuste de densidad** son las siguientes:

Ok

Calcular

Cancelar

5. Seleccione Opción **Calcular** y confirme.

Si se ha completado el ajuste satisfactoriamente, se muestran en el indicador Parámetro **Factor ajuste densidad**, Parámetro **Offset Ajuste Densidad** y los valores calculados para ellos.

Opción "Ajuste a 2 puntos"

- 1. En Parámetro **Tipo de ajuste de densidad**, seleccione Opción **Ajuste a 2 puntos** y confirme.
- 2. En Parámetro **Valor nominal densidad 1**, introduzca el valor de densidad y confirme.

- 3. En Parámetro Valor nominal densidad 2, introduzca el valor de densidad y confirme.
 - Las opciones ahora disponibles en Parámetro **Ejecutar ajuste de densidad** son las siguientes:

Ok

Medición de densidad 1

Restaurar original

- 4. Seleccione Opción **Medición de densidad 1** y confirme.
 - Las opciones ahora disponibles en Parámetro **Ejecutar ajuste de densidad** son las siquientes:

Ok

Medición de densidad 2

Restaurar original

- 5. Seleccione Opción **Medición de densidad 2** y confirme.
 - Las opciones ahora disponibles en Parámetro **Ejecutar ajuste de densidad** son las siquientes:

Ok

Calcular

Cancelar

6. Seleccione Opción **Calcular** y confirme.

Si se muestra Opción **Error en ajuste de densidad** en Parámetro **Ejecutar ajuste de densidad**, consulte las opciones y seleccione Opción **Cancelar**. El ajuste de la densidad se ha cancelado y se puede repetir.

Si se ha completado el ajuste satisfactoriamente, se muestran en el indicador Parámetro **Factor ajuste densidad**, Parámetro **Offset Ajuste Densidad** y los valores calculados para ellos.

Navegación

Menú "Experto" → Sensor → Ajuste de sensor → Ajuste de densidad

► Ajuste de densidad	
Tipo de ajuste de densidad	→ 🖺 76
Valor nominal densidad 1	→ 🖺 76
Valor nominal densidad 2	→ 🖺 76
Ejecutar ajuste de densidad	→ 🖺 76
Progreso	→ 🖺 76
Factor ajuste densidad	→ 🖺 76
Offset Ajuste Densidad	→ 🖺 76

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario / Indicación	Ajuste de fábrica
Tipo de ajuste de densidad	-		Ajuste a 1 puntoAjuste a 2 puntos	-
Valor nominal densidad 1	-		La entrada depende de la unidad seleccionada en Parámetro Unidad de densidad (0555).	-
Valor nominal densidad 2	En Parámetro Tipo de ajuste de densidad está seleccionado Opción Ajuste a 2 puntos .		La entrada depende de la unidad seleccionada en Parámetro Unidad de densidad (0555).	-
Ejecutar ajuste de densidad	-		 Cancelar Ocupado Ok Error en ajuste de densidad Medición de densidad 1 Medición de densidad 2 Calcular Restaurar original 	-
Progreso	-	Muestra el progreso del proceso.	0 100 %	-
Factor ajuste densidad	-		Número de coma flotante con signo	-
Offset Ajuste Densidad	-		Número de coma flotante con signo	-

Verificación de cero y ajuste de cero

La experiencia muestra que el ajuste de cero solo es recomendable en casos especiales:

- Para alcanzar la máxima precisión de medición incluso con caudales residuales.
- Con el proceso o el funcionamiento en condiciones extremas (p. ej., temperaturas de proceso muy altas o fluidos de viscosidad muy alta).
- Para aplicaciones de gas con baja presión
- Para lograr la máxima precisión de medición posible con caudales residuales, la instalación debe proteger el sensor contra los esfuerzos mecánicos durante el funcionamiento.

Para obtener un punto cero representativo, asegúrese de que:

- durante el ajuste no haya ningún flujo en el equipo
- las condiciones de proceso (p. ej., presión y temperatura) sean estables y representativas

76


Las operaciones de verificación del cero y ajuste del cero no se pueden llevar a cabo si se dan las condiciones de proceso siguientes:

- Bolsas de gas
 - Asegúrese de que el sistema se haya enjuagado lo suficiente con el producto. Repetir el enjuague puede ayudar a eliminar las bolsas de gas
- Circulación térmica
- En caso de diferencias de temperatura (p. ej., entre la sección de entrada del tubo de medición y la de salida), se puede producir un flujo inducido aunque las válvulas estén cerradas debido a la circulación térmica en el equipo
- Fugas en las válvulas
 Si las válvulas no son estancas a las fugas, el flujo no se impide lo suficiente cuando se determina el punto cero

Si no se pueden evitar estas condiciones, es recomendable conservar el ajuste de fábrica para el punto cero.

Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado → Ajuste de sensor → Ajuste del punto cero



Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Descripción	Selección / Indicación	Ajuste de fábrica
Ajustar punto cero	Iniciar ajuste del punto cero.	CancelarOcupadoError al ajustar punto ceroIniciar	-
Progreso	Muestra el progreso del proceso.	0 100 %	-

10.5.4 Configurar el totalizador

En el **Submenú "Totalizador 1 ... n"** se puede configurar el totalizador específico.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Totalizador 1 ... n



Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Asignar variable de proceso	-	Seleccione la variable de proceso para el totalizador.	 Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico * Caudal másico del portador * 	-
Unidad del totalizador	En el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso se selecciona una de las siguientes opciones: Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Caudal másico del portador	Seleccione la unidad en la que ha de expresarse la variable de proceso del totalizador.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kg • lb
Control contador totalizador 1 n	En Parámetro Asignar variable de proceso se selecciona una de las siguientes opciones: Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Caudal másico del portador	Valor de control del totalizador.	 Totalizar Borrar + Mantener Preseleccionar + detener 	-
Modo operativo del totalizador	En el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso se selecciona una de las siguientes opciones: Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Caudal másico del portador	Seleccione el modo de operar del totalizador.	 Caudal neto Caudal total en sentido normal Caudal total inverso Último valor válido 	-
Comportamiento en caso de error	En el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso se selecciona una de las siguientes opciones: Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Caudal másico del portador	Definir el comportamiento del totalizador en el caso de producirse una alarma en el equipo.	 Parar Valor actual Último valor válido 	-

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

10.5.5 Utilización de parámetros para la administración del equipo

La interfaz Submenú **Administración** guía al usuario sistemáticamente por todos los parámetros que pueden utilizarse para finalidades de gestión del equipo.

Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado → Administración



Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Descripción	Entrada de usuario / Selección
Definir código de acceso	Definir el código de habilitación para el acceso en escritura a los parámetros.	0 9 999
Resetear dispositivo	Borrar la configuración del instrumento -total o parcialmente - a un estado definido.	CancelarPoner en estado de suministroReiniciar instrumento

10.6 Simulación

A través de Submenú **Simulación**, es posible simular diversas variables del proceso en el modo de alarma del proceso y del equipo y verificar las cadenas de señales aguas abajo (válvulas de conmutación o lazos de control cerrados). La simulación puede realizarse sin una medición real (sin flujo de producto a través del equipo).

Navegación

Menú "Diagnóstico" → Simulación



Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Asignar simulación variable de proceso	_	Escoja una variable de proceso para la simulación que está activada.	Desconectado Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Densidad Densidad de Referencia Temperatura Concentración* Objetivo de caudal másico* Caudal másico del portador*
Valor variable de proceso	La selección de una variable de proceso se realiza en Parámetro Asignar simulación variable de proceso (→ 🖺 80).	Entrar el valor de simulación para la variable de proceso escogida.	Depende de la variable de proceso seleccionada
Alarma simulación	-	Conmutar la alrma del instrumento encender y apagar.	DesconectadoConectado
Categoría de eventos de diagnóstico	-	Selección de la categoría de un evento de diagnóstico.	SensorElectrónicasConfiguraciónProceso
Diagnóstico de Simulación	-	Elegir un evento de diagnóstico para el proceso de simulación que esté activado.	Desconectado Lista de selección de eventos de diagnóstico (según la categoría elegida) Desconectado Lista de selección de eventos de diagnóstico de diagn

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

10.7 Protección de los ajustes contra el acceso no autorizado

Se dispone de las opciones siguientes para proteger la configuración del equipo de medición contra modificaciones no autorizadas tras la puesta en marcha:

- Protección contra escritura mediante código de acceso para navegador de internet
 → 80
- Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura
 → 81


10.7.1 Protección contra escritura mediante código de acceso

Con el código de acceso específico del cliente se protege el acceso al instrumento de medición a través del navegador de internet, así como los parámetros de configuración del instrumento de medición.

80

Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado → Administración → Definir códiqo de acceso



Definición del código de acceso mediante navegador de Internet

- 1. Vaya a Parámetro **Definir código de acceso**.
- 2. Defina un código numérico de 16 dígitos (máx.) como código de acceso.
- 3. Introduzca de nuevo el código de acceso en para confirmar.
 - 🕒 El navegador de Internet pasa a la página de inicio de sesión.
- Desactivación de la protección contra escritura de parámetros mediante el código de acceso.
 - Si se pierde el código de acceso: restablecimiento del código de acceso.
 - En Parámetro **Derechos de acceso software de operación** se muestra el rol de usuario con el que el usuario ha iniciado la sesión actual.
 - Ruta de navegación: Operación → Derechos de acceso software de operación
 - Roles de los usuarios y sus derechos de acceso → 🖺 41

Si no se ejecuta ninguna acción durante 10 minutos, el navegador de internet regresa automáticamente a la página de inicio de sesión.

10.7.2 Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura


El interruptor de protección contra escritura permite bloquear el acceso de escritura a todo el menú de configuración, excepto los parámetros siguientes:

- Presión externa
- Temperatura externa
- Densidad de referencia
- Todos los parámetros para configurar el totalizador

Los valores de los parámetros ahora son de solo lectura y ya no se pueden editar:

- Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)
- Mediante PROFIBUS DP
- 1. Según la versión de la caja, afloje la abrazadera de sujeción o el tornillo de fijación de la tapa de la caja.
- 2. Según la versión de la caja, desenrosque o abra la tapa de la caja y desconecte el indicador local del módulo del sistema electrónico principal si resulta necesario →

 152.



La posición **ON** del interruptor de protección contra escritura situado en el módulo del sistema electrónico principal habilita la protección contra escritura por hardware. La posición **OFF** (ajuste de fábrica) del interruptor de protección contra escritura situado en el módulo del sistema electrónico principal deshabilita la protección contra escritura por hardware.

- Si la protección contra escritura por hardware está habilitada, el Parámetro **Estado bloqueo** muestra la Opción **Protección de escritura hardware**; si está deshabilitada, el Parámetro **Estado bloqueo** no muestra ninguna opción .
- 4. Para volver a montar el transmisor, siga los mismos pasos que para su retirada pero en el orden contrario.

11 Manejo

11.1 Lectura del estado de bloqueo del equipo

Protección contra escritura activa en el instrumento: Parámetro **Estado bloqueo**

Navegación

Menú "Operación" → Estado bloqueo

Alcance funcional del Parámetro "Estado bloqueo"

Opciones	Descripción
Protección de escritura por hardware	El microinterruptor de protección contra escritura para un bloqueo por hardware se activa en el módulo electrónico E/S. Así se impide el acceso de escritura a los parámetros .
Bloqueado temporalmente	El acceso con escritura a los parámetros queda bloqueado temporalmente debido a la ejecución de determinados procesos internos (p. ej., carga/descarga de datos, reinicios, etc.). Una vez finalizado el proceso interno, podrán modificarse de nuevo los parámetros.

11.2 Ajuste del idioma de configuración



🚹 Información detallada:

- Sobre la configuración del idioma de trabajo → 🖺 61
- Para información sobre los posibles idiomas de trabajo con el equipo de medida → 🖺 153

11.3 Configurar el indicador

Información detallada:


Sobre los parámetros de configuración avanzados del indicador local

11.4 Lectura de valores medidos

Con Submenú Valor medido, pueden leerse todos los valores medidos.

Navegación

Menú "Diagnóstico" → Valor medido



11.4.1 Submenú "Measured variables"

La página Submenú Variables del proceso contiene todos los parámetros necesarios para visualizar los valores medidos actuales de cada variable del proceso.

Navegación Menú "Diagnóstico" \rightarrow Valor medido \rightarrow Measured variables

▶ Variables medi	idas		
	Caudal másico	→ [₿ 84
	Caudal volumétrico	→ [₿ 84
	Caudal volumétrico corregido	→ [₿ 85
	Densidad	→ [1 85
	Densidad de Referencia	→ [≅ 85
	Temperatura	→ [🖺 85
	Presión	→ [🖺 85
	Concentración	→ [₿ 85
	Objetivo de caudal másico	→ [≅ 85
	Caudal másico del portador	→ [🖺 85
	Caudal volumétrico corregido	→ [≅ 85
	Caudal volumétrico del portador correg.	→ [1 85
	Objetivo de caudal volumétrico	→ [≅ 85
	Caudal volum del portador	→ [1 85

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación
Caudal másico	-	Muestra el flujo másico medido actual. Dependencia La unidad se toma de: Parámetro Unidad de caudal másico (→ 🖺 63)	Número de coma flotante con signo
Caudal volumétrico	-	Muestra el flujo volumétrico calculado actualmente. Dependencia La unidad se toma del Parámetro Unidad de caudal volumétrico (→ 63).	Número de coma flotante con signo

84


Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación
Caudal volumétrico corregido	-	Muestra el flujo volumétrico corregido calculado actual. Dependencia La unidad se toma de: Parámetro Unidad de caudal volumétrico corregido (→ 63)	Número de coma flotante con signo
Densidad	-	Shows the density currently measured. Dependencia La unidad se toma del Parámetro Unidad de densidad (→ 🖺 63).	Número de coma flotante con signo
Densidad de Referencia		Muestra la densidad de referencia que se está calculando en ese momento. Dependencia La unidad se toma de: Parámetro Unidad de densidad referencia (→ 🖺 63)	Número de coma flotante con signo
Temperatura	-	Mostrar temperatura medida actual. Dependencia La unidad se toma de: Parámetro Unidad temperatura (→ 🖺 64)	Número de coma flotante con signo
Valor de presión	-	Muestra un valor de presión externo o uno fijo. Dependencia La unidad fue tomada en Parámetro Unidad presión (→ 64).	Número de coma flotante con signo
Concentración	En el caso de los siguientes códigos de producto: Código de producto para "Paquete de aplicaciones", opción ED "Concentración" Las opciones de software activas se muestran en Parámetro Opción de software sinopsis autorizada.	Muestra la concentración calculada actualmente. Dependencia La unidad fue tomada en Parámetro Unidad de concentración.	Número de coma flotante con signo
Objetivo de caudal másico	Con las condiciones siguientes: Código de producto para "Paquete de aplicaciones", opción ED "Concentración" Las opciones de software activas se muestran en Parámetro Opción de software sinopsis autorizada.	Muestra el flujo másico medido actualmente para el producto objetivo. Dependencia La unidad se toma de: Parámetro Unidad de caudal másico (→ 🖺 63)	Número de coma flotante con signo
Caudal másico del portador	Con las condiciones siguientes: Código de producto para "Paquete de aplicaciones", opción ED "Concentración" Las opciones de software activas se muestran en Parámetro Opción de software sinopsis autorizada.	Muestra el flujo másico del producto portador medida actualmente. Dependencia La unidad se toma de: Parámetro Unidad de caudal másico (→ 🖺 63)	Número de coma flotante con signo
Target corrected volume flow	-		Número de coma flotante con signo
Carrier corrected volume flow	-		Número de coma flotante con signo
Target volume flow	-		Número de coma flotante con signo
Carrier volume flow	-		Número de coma flotante con signo

11.4.2 Submenú "Totalizador"

Submenú **Totalizador** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar para cada totalizador los valores medidos de corriente.

Navegación

Menú "Diagnóstico" → Valor medido → Totalizador



Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación
Valor de totalizador 1 n	En el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso de Submenú Totalizador 1 n hay seleccionada una de las siguientes opciones: Caudal volumétrico Caudal másico Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Caudal másico del portador	Muestra el valor actual del contador totalizador.	Número de coma flotante con signo
Overflow de totalizador 1 n	En el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso de Submenú Totalizador 1 n hay seleccionada una de las siguientes opciones: Caudal volumétrico Caudal másico Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Caudal másico del portador	Muestra el desbordamiento actual del totalizador.	Entero con signo

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

11.5 Adaptar el instrumento de medición a las condiciones de proceso

Dispone de lo siquiente para este fin:

- Parámetros de configuración básica utilizandoMenú **Ajuste** (→ 🖺 61)
- Parámetros de configuración avanzada utilizandoSubmenú **Ajuste avanzado** (→ 🖺 71)

11.6 Ejecución de un reinicio del totalizador

Los totalizadores se reinician en el Submenú **Operación**: Control contador totalizador 1 ... n


Rango funcional del Parámetro "Control contador totalizador "

Opciones	Descripción
Totalizar	Se inicia el totalizador.
Borrar + Mantener	Se detiene el proceso de totalización y el totalizador se reinicia a 0.

Opciones	Descripción
Preseleccionar + detener	Se detiene el proceso de totalización y el totalizador se ajusta a su valor de inicio definido en el Parámetro Cantidad preseleccionada 1 n .
Opción de paro de la totalización	Se detiene la totalización.

Navegación

Menú "Operación" → Manejo del totalizador



Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Control contador totalizador 1 n	En Parámetro Asignar variable de proceso se selecciona una de las siguientes opciones: Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Caudal másico del portador	Valor de control del totalizador.	 Totalizar Borrar + Mantener Preseleccionar + detener
Cantidad preseleccionada 1 n	-	Especifique el valor de inicio para el totalizador.	Número de coma flotante con signo
Resetear todos los totalizadores	-	Resetear todos los totalizadiores a 0 e iniciar.	CancelarResetear + Iniciar

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

12 Diagnóstico y localización y resolución de fallos

12.1 Localización y resolución de fallos en general

Para el indicador local

Error	Causas posibles	Medida correctiva
Visualizador está apagado pero las señales de salida están dentro del rango admisible	El cable del módulo de visualización no está bien conectado.	Inserte correctamente los conectores en el módulo de electrónica principal y módulo de visualización.
Visualizador apagado y sin señales de salida	La tensión de alimentación no concuerda con la tensión especificada en la placa de identificación.	Conecte la tensión de alimentación correcta → 🗎 31.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Polaridad incorrecta de la tensión de alimentación.	Invierta la polaridad de la tensión de alimentación.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Falla el contacto entre cables de conexión y terminales.	Asegure el contacto eléctrico entre el cable y el terminal.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Terminales mal insertados en el módulo E/S de la electrónica.	Revise los terminales.
Visualizador apagado y sin señales de salida	El módulo E/S de la electrónica es defectuoso.	Pida un repuesto → 🗎 132.
No se puede leer el indicador local, pero las señales de salida están dentro del rango admisible	Visualizador ajustado con brillo demasiado oscuro o excesivamente claro.	 Aumente el brillo del visualizador pulsando simultáneamente ± + E. Disminuya el brillo del visualizador pulsando simultáneamente □ + E.
Visualizador está apagado pero las señales de salida están dentro del rango admisible	Módulo de visualización defectuoso.	Pida un repuesto → 🗎 132.
Fondo del visualizador local iluminado en rojo	Se ha producido un evento de diagnóstico al que se le ha asignado el comportamiento correspondiente a "Alarma" .	Tome las medidas correctivas correspondientes → 🖺 96
Mensaje visualizado en el indicador local: "Error de comunicación" "Revise la electrónica"	Se ha interrumpido la comunicación entre el módulo de visualización y la electrónica.	 Revise el conector y el cable entre módulo de electrónica y módulo de visualización. Pida un repuesto →

Para las señales de salida

Error	Causas posibles	Medida correctiva
El LED verde de alimentación del módulo de la electrónica del transmisor está apagado	La tensión de alimentación no concuerda con la tensión especificada en la placa de identificación.	Aplique la tensión de alimentación correcta → 🖺 31.
El equipo no mide correctamente.	Error de configuración o el equipo funciona fuera de los rangos de aplicación.	Revise y corrija la configuración de los parámetros. Observe los valores de alarma especificados en "Datos técnicos".

Para el acceso


Fallo	Causas posibles	Remedio
El acceso de escritura a los parámetros no resulta posible.	La protección contra escritura por hardware está habilitada.	Ponga el interruptor de protección contra escritura del módulo del sistema electrónico principal en la posición $\mathbf{OFF} \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
No es posible establecer la conexión mediante PROFIBUS DP.	El cable de bus PROFIBUS DP está mal conectado.	Compruebe la asignación de terminales → 🖺 29.

Fallo	Causas posibles	Remedio
No es posible establecer la conexión mediante PROFIBUS DP.	El conector del equipo está mal conectado.	Compruebe la asignación de pines de los conectores del equipo .
No es posible establecer la conexión mediante PROFIBUS DP.	El cable PROFIBUS DP está terminado incorrectamente.	Compruebe la resistencia de terminación → 🖺 34.
No es posible conectar con el servidor web.	El servidor web está desactivado.	Use el software de configuración "FieldCare" o "DeviceCare" para comprobar si el servidor web del equipo está habilitado; en caso necesario, habilítelo → 🖺 46.
	La interfaz Ethernet del PC no está bien configurada.	 Compruebe las propiedades del protocolo de internet (TCP/IP). Compruebe los ajustes de red con el director de TI.
No es posible conectar con el servidor web.	La dirección IP está mal configurada en el PC.	Compruebe la dirección IP: 192.168.1.212 → 🖺 43
Navegador de Internet congelado y no se pueden hacer más operaciones	La transferencia de datos se encuentra en ejecución.	Espere a que finalice la transferencia de datos o acción en curso.
	Pérdida de conexión	 Revise la conexión del cable y la alimentación. Actualice el navegador de internet y reinicie en caso necesario.
El contenido del navegador de internet resulta difícil de leer o está incompleto.	La versión usada del navegador de internet no es la óptima.	 ▶ Utilice la versión correcta del navegador de Internet → 🖺 42. ▶ Borre la caché del navegador de Internet. ▶ Reinicie el navegador de Internet.
	Ajustes de visualización inadecuados.	Cambie la relación de tamaño fuente/ visualizador del navegador de Internet.
El contenido que se muestra en el navegador de internet es incompleto o no se muestra ningún contenido	JavaScript no está habilitado.No se puede habilitar el JavaScript.	 ▶ Habilite el JavaScript. ▶ Introduzca http://XXX.XXX.X.X.XX/servlet/ basic.html como dirección IP.
No resulta posible la configuración con FieldCare o DeviceCare a través de la interfaz de servicio CDI-RJ45 (puerto 8000).	El cortafuegos del PC o de la red está bloqueando la comunicación.	Según los ajustes del cortafuegos usado en el PC o en la red, es preciso adaptar o deshabilitar el cortafuegos para permitir el acceso a FieldCare/DeviceCare.
Copiar el firmware en la memoria flash con FieldCare o DeviceCare a través de la interfaz de servicio CDI-RJ45 (puerto 8000 o puertos TFTP) no resulta posible.	El cortafuegos del PC o de la red está bloqueando la comunicación.	Según los ajustes del cortafuegos usado en el PC o en la red, es preciso adaptar o deshabilitar el cortafuegos para permitir el acceso a FieldCare/DeviceCare.

12.2 Información de diagnóstico mediante LED

12.2.1 Transmisor

Diversos pilotos LED en el transmisor proporcionan información sobre el estado del equipo.




- 1 Tensión de alimentación
- 2 Estado del equipo
- 3 No se usa
- Comunicación
- Interfaz de servicio (CDI) activa, enlace/actividad Ethernet
- 1. Abra la tapa de la caja.
- Extraiga el módulo indicador.
- 3. Desplieque la cubierta del terminal.

LED	Color	Significado
Tensión de	Apagado	Tensión de alimentación desactivada o insuficiente
alimentación	Verde	Tensión de alimentación en orden
Alarma	Apagado	Estado del equipo correcto
	Rojo intermitente	Se ha producido un error de equipo que tiene asignado el comportamiento ante diagnóstico "Aviso"
	Rojo	 Se ha producido un error de equipo que tiene asignado el comportamiento ante diagnóstico "Alarma" Gestor de arranque activo
Comunicación	Intermitente blanca	Comunicación PROFIBUS DP activa

Información de diagnóstico en el navegador web 12.3

Opciones de diagnóstico 12.3.1

Los fallos detectados por el equipo de medición se visualizan en la página inicial del navegador de Internet una vez ha entrado el usuario en el sistema.



- Área de estado con señal de estado
- Información del diagnóstico → 🖺 91 y medidas correctivas con ID de servicio
- Además, los eventos de diagnóstico que han ocurrido pueden visualizarse en Menú Diagnóstico:
 - En el parámetro → 🖺 124
 - Mediante submenú → 🗎 125

Señales de estado


Las señales de estado proporcionan información sobre el estado y grado de fiabilidad del equipo por medio de una clasificación de las causas de la información de diagnóstico (evento de diagnóstico).

Símbolo	Significado
8	Fallo Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.
	Verificación funcional El instrumento está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación).
<u> </u>	Incumplimiento de las especificaciones El equipo está funcionando: Fuera de los límites de las especificaciones técnicas (p. ej., fuera del rango de temperaturas de proceso)
&	Requiere mantenimiento El equipo requiere mantenimiento. El valor medido sigue siendo válido.

Las señales de estado se clasifican conforme a la norma VDI/VDE 2650 y las recomendaciones NAMUR 107.

Información de diagnóstico

Mediante la información de diagnóstico pueden identificarse los fallos. Un texto corto le proporciona información sobre el fallo.



Número de 3 dígitos


12.3.2 Acceder a información acerca de medidas de subsanación

Para cada evento de diagnóstico existe información sobre las medidas correctivas correspondientes a fin de asegurar así la resolución rápida del problema. Las medidas correctivas se visualizan en rojo junto con la indicación del evento de diagnóstico y la información sobre el diagnóstico.

12.4 Información de diagnóstico en FieldCare o DeviceCare

12.4.1 Opciones de diagnóstico

Cualquier fallo que detecta el equipo de medición aparece indicado en la página de inicio del software de configuración a la que se accede a la que establece la conexión.




A0021799

- 1 Área de estado con señal de estado
- 2 Información de diagnóstico → 🖺 91
- 3 Medidas correctivas con ID de servicio
- Además, los eventos de diagnóstico que han ocurrido pueden visualizarse en Menú **Diagnóstico**:
 - En el parámetro → 🗎 124
 - Mediante submenú → 🗎 125

Información de diagnóstico

Mediante la información de diagnóstico pueden identificarse los fallos. Un texto corto le proporciona información sobre el fallo.



Ejemplo

12.4.2 Acceder a información acerca de medidas de subsanación

Para cada evento de diagnóstico hay información con remedios para rectificar rápidamente el problema en cuestión a la que puede accederse:

- En la página de inicio
 La información remedios se visualiza en un campo independiente, por debajo de la información de diagnósticos.
- En Menú Diagnóstico
 La información remedios puede abrirse en el área de trabajo de la pantalla indicadora.

El usuario está en Menú Diagnóstico.


- 1. Abrir el parámetro deseado.
- 2. En el lado derecho del área de trabajo, colocándose con el ratón sobre el parámetro.
 - Aparece una herramienta del software con información sobre remedios para el evento de diagnóstico en cuestión.

12.5 Adaptación de la información de diagnóstico

12.5.1 Adaptación del comportamiento de diagnóstico

A cada ítem de información de diagnóstico se le asigna en fábrica un determinado comportamiento del equipo en respuesta al diagnóstico. El usuario puede modificar esta asignación para algunas informaciones de diagnóstico específicas en Submenú **Nivel diagnóstico**.

Experto → Sistema → Tratamiento de eventos → Nivel diagnóstico



A0019179-E

Comportamientos ante diagnóstico disponibles


Los comportamientos ante diagnóstico asignables son los siquientes:

Comportamiento de diagnóstico	Descripción
Alarma	El equipo detiene la medición. Los totalizadores adquieren los valores definidos para situación de alarma. Se genera un mensaje de diagnóstico.
Aviso	El equipo sigue midiendo. La salida del valor medido a través de PROFIBUS y los totalizadores no están afectados. Se genera un mensaje de diagnóstico.

Comportamiento de diagnóstico	Descripción
Diario de entradas	El equipo sigue midiendo. El mensaje de diagnóstico se muestra únicamente en el Submenú Lista de eventos (Submenú Lista de eventos); no se muestra de manera alternada con el indicador operativo.
Desconectado	Se ignora el evento de diagnóstico y no se emite ni registra ningún mensaje de diagnóstico.

Visualización del estado del valor medido

Si los bloques funcionales Entrada analógica, Entrada digital y Totalizador han sido configurados para la transmisión cíclica de datos, el estado del equipo se presenta codificado según la especificación PROFIBUS PA Profile 3.02 y se transmite junto con el valor medido al máster PROFIBUS (Clase 1) mediante el byte de codificación (byte 5). El byte de codificación se compone de tres segmentos: Calidad, Calidad subestado y Límites.



■ 16 Estructura del byte de codificación

El contenido del byte de codificación depende del modo de fallo configurado en el bloque de funciones individual. Según el modo de fallo que se haya configurado, la información de estado conforme a la especificación del perfil 4 de PROFIBUS PA se transmite al maestro PROFIBUS (clase 1) a través de la información de estado del byte de codificación.

Determinación del estado del valor medido y del estado del equipo mediante el comportamiento ante diagnóstico

Cuando se asigna un comportamiento ante diagnóstico, se modifica también el estado del valor medido y el estado del equipo correspondiente a la información de diagnóstico. El estado del valor medido y el estado del equipo dependen de la elección de comportamiento ante diagnóstico realizada y del grupo al que pertenece la información de diagnóstico.

Las informaciones de diagnóstico están agrupadas de la forma siguiente:

- Información de diagnóstico relativa al sensor: diagnósticos de número 000 a 199
 →

 95

Según cual sea el grupo al que pertenece la información de diagnóstico, el estado del valor medido y el estado del equipo tienen asignados de forma fija los siguientes comportamientos ante diagnóstico:

Comportamiento de	Estado del valor medido (módulo fijo)				Diagnosis del
diagnóstico (configurable)	Calidad	Calidad Subestado	Codificación (hex)	Categoría (NE107)	aparato (módulo fijo)
Alarma	BAD	Mantenimiento alarma	0x24 a 0x27	F (Fallo)	Mantenimiento alarma
Aviso	BUENO (GOOD)	Mantenimiento necesario	0xA8 a 0xAB	M (Mantenimient o)	Mantenimiento necesario
Solo entrada en libro de registros	BUENO (GOOD)	ok	0x80 a 0x8E	_	-
Off (desactivada)	(GOOD)				

Información de diagnóstico relativa a la electrónica: número de diagnóstico 200 a 399

Diagnósticos de número 200 a 301, 303 a 399

Comportamiento de	Estado del valor medido (módulo fijo)				Diagnósticos del
diagnóstico (configurable)	Calidad	Calidad Subestado	Codificación (hex)	Categoría (NE107)	equipo (módulo fijo)
Alarma	BAD	Mantenimiento	0x24 a 0x27	F	Mantenimiento
Aviso	BAD	alarma	0.724 0.727	(Fallo)	alarma
Solo entrada en libro de registros	BUENO	ok	0x80 a 0x8E	-	-
Desact.					

Información sobre el diagnóstico de número 302

Comportamiento de	Estado del valor medido (módulo fijo)				Diagnósticos del
diagnóstico (configurable)	Calidad	Calidad Subestado	Codificación (hex)	Categoría (NE107)	equipo (módulo fijo)
Alarma	BAD	Comprobación de funciones, control local	0x3C a 0x3F	С	Comprobación de funciones
Aviso	BUENO	Comprobación de funciones	0xBC a 0xBF	_	-

El registro de datos continúa cuando se inicia Heartbeat Verification. Las señales de salida y los totalizadores no se ven afectados.

- Estado de la señal: Comprobación de funciones
- Elección del comportamiento según diagnóstico: alarma o aviso (ajuste de fábrica)

Cuando se inicia la verificación Heartbeat, el registro de datos se interrumpe, la salida adopta el último valor medido válido y el totalizador deja de contar.

Información de diagnóstico relativa a la configuración: diagnósticos de número 400 a 599

Comportamiento de	Estado del valor medido (módulo fijo)				Diagnosis del
diagnóstico (configurable)	Calidad	Calidad Subestado	Codificación (hex)	Categoría (NE107)	aparato (módulo fijo)
Alarma	BAD	Función verificar	0x3C a 0x3F	C (Comprobacion es)	Función verificar
Solo entrada en libro de registros	BUENO (GOOD)		0xBC a 0xBF	-	Función verificar
Off (desactivada)					
Solo entrada en libro de registros	BUENO (GOOD)	ok	0x80 a 0x8E	-	-
Off (desactivada)	(GOOD)				

Información de diagnóstico relativa al proceso: diagnósticos de número 800 a 999

Comportamiento de	Estado del valor medido (módulo fijo)				Diagnosis del
diagnóstico (configurable)	Calidad	Calidad Subestado	Codificación (hex)	Categoría (NE107)	aparato (módulo fijo)
Alarma	BAD	Proceso relacionado con	0x28 a 0x2B	F (Fallo)	Condiciones proceso no válidas
Aviso	INCIERTO	Proceso relacionado con	0x78 a 0x7B	S (Fuera de especificaciones)	Condiciones proceso no válidas
Solo entrada en libro de registros	BUENO (GOOD)	ok	0x80 a 0x8E	_	-
Off (desactivada)	(4000)				

12.6 Visión general de la información de diagnóstico

- La cantidad de información de diagnóstico y el número de variables medidas involucradas aumenta cuando el equipo de medición tiene un o más de un paquete de aplicación instalado.
 - En la lista "Variables medidas afectadas" aparecen todos los valores medidos afectados de la familia completa de instrumentos Promass. Las variables medidas disponibles para el equipo en cuestión dependen de la versión del equipo. Cuando se asignan las variables medidas a las funciones del equipo, por ejemplo, a cada salida, todas la variables medidas disponibles para la versión del equipo en cuestión están disponibles.
- En el caso de algunos ítems de información de diagnóstico, puede modificarse el comportamiento ante diagnóstico. Adaptación de la información de diagnóstico $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 93$

12.6.1 Diagnóstico del sensor

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
022	Temperatura del sensor		Cambiar módulo de electrónica principal Cambiar sensor	 Caudal másico del portador
	Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	F Alarm	2. Cambiar sensor	portador Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado
				 Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
046	Límite excedido en sensor		Verificar sensor Chequear condiciones proceso	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	S		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Viscosidad dinámica Viscosidad cinemática Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Caudal volumétrico

N° Texto corto 062 Conexión de sensor 1. Cambiar módulo de electrónica princip	
2. Cambiar sensor	portador
Señal de estado F Comportamiento de diagnóstico Alarm	 Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
082			Compruebe el módulo de conexiones Contacte con servicio técnico	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp
				TemperaturaCaudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
083	Contenido de la memoria		Reiniciar inst. Contacte servicio	 Caudal másico del portador
	Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	F Alarm		 Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia
				 Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Informació	n de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
140	Señal del sensor		Chequear/cambiar electrónica principal Cambiar sensor	Caudal másico del portadorConcentración
	Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	S Alarm		 Concentracion Densidad Viscosidad dinámica Viscosidad cinemática Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura

	Información (de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
144	Error de medida muy alto		Comprobar o cambiar el sensor Comprobar las condiciones de proceso	Caudal másico del portador Caudal másico del portador
	Señal de estado F		ConcentraciónDensidad	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Viscosidad cinemática Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Т	exto corto		afectadas
190	Special event 1		Contact service	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		 Concentración Densidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica
				compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

100

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°		Гехto corto		afectadas
N° 191	Special event 5 Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	F Alarm	Contact service	■ Caudal másico del portador ■ Concentración ■ Densidad ■ Viscosidad dinámica ■ Opción Detección tubería vacía ■ Viscosidad cinemática ■ Opción Supresión de caudal residual ■ Caudal másico ■ Integridad del sensor ■ Densidad de Referencia
				 Defisitad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
192	Special event 9		Contact service	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Viscosidad dinámica Viscosidad cinemática Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

12.6.2 Diagnóstico de la electrónica

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°		Texto corto		afectadas
201	Fallo de instrumento		Reiniciar inst. Contacte servicio	Caudal másico del portador
	Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	F Alarm	2. Contacte servicio	Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp
				 Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Т	exto corto		afectadas
242	Software incompatible		Verificar software Electrónica principal: programación	 Caudal másico del portador
	Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	F Alarm	2. Electronica principal: programación flash o cambiar	 Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp
				TemperaturaEstadoCaudal volumétrico

102

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°		Texto corto		afectadas
252	Módulos incompatibles		Compruebe módulo electrónico Cambie módulo electrónico	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

N°	Información de diagnóstico Texto corto		Remedio	Variables de medición afectadas
262	2 Conexión de módulo		Compruebe el módulo de conexiones Cambie la electrónica principal	 Caudal másico del portador
	Señal de estado F		ConcentraciónDensidad	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	1	'exto corto		afectadas
N° 270	Error electrónica principal Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	F Alarm	Sustituir electrónica principal	■ Caudal másico del portador ■ Concentración ■ Densidad ■ Viscosidad dinámica ■ Opción Detección tubería vacía ■ Viscosidad cinemática ■ Opción Supresión de caudal residual ■ Caudal másico ■ Integridad del sensor ■ Densidad de Referencia ■ Caudal volumétrico corregido ■ Objetivo de caudal
				másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°		Texto corto		afectadas
271	Error electrónica principal		Reinicio de dispositivo Sustituir electrónica principal	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	T	exto corto		afectadas
272	Error electrónica principal		Reiniciar inst. Contacte servicio	Caudal másico del portador
	Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	F		■ Concentración ■ Densidad ■ Viscosidad dinámica ■ Opción Detección tubería vacía ■ Viscosidad cinemática ■ Opción Supresión de caudal residual ■ Caudal másico ■ Integridad del sensor ■ Densidad de Referencia ■ Caudal volumétrico corregido ■ Objetivo de caudal másico ■ Viscosidad dinámica compensada con temp ■ Viscosidad cinemática
				Viscosidad chieniatica comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°		Texto corto		afectadas
273	Error electrónica principal		Cambiar electrónica	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		■ Concentración
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

Información de diagnóstico			Remedio	Variables de medición
N°	Τε	Texto corto		afectadas
274	Error electrónica principal		Cambiar electrónica	Caudal másicoIntegridad del sensor
	Señal de estado	S		 Caudal volumétrico corregido
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		Caudal volumétrico

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	N° Texto corto			afectadas
N° 283	Contenido de la memoria Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	F Alarm	Resetear el instrumento Contecte con servicio técnico	 Caudal másico del portador Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico
				 Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Texto corto			afectadas
311			Resetear el instrumento Contecte con servicio técnico	Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición afectadas	
N°	Texto corto			arcetaaas
311			No resetear el instrumento Contacte con servicio	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	M		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía
				Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido
				 Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
382	Almacenamiento de datos		Inserte el módulo DAT Cambie el módulo DAT	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

Información de diagnóstico			Remedio	Variables de medición afectadas
N°		Texto corto		urcciuus
383	Contenido de la memoria		Reiniciar instrumento Comprobar o cambiar módulo DAT 3.	Caudal másico del portador
	Señal de estado	F	Contacte con servicio técnico	■ Concentración
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
390	Special event 2		Contact service	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		 Concentración Doncidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática
				comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

108

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
№ 391	Special event 6 Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	F Alarm	Contact service	 Caudal másico del portador Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor
				 Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
392	Special event 10		Contact service	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Defisitada Viscosidad dinámica Viscosidad cinemática Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

12.6.3 Diagnóstico de la configuración

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
410	Transf. datos		Comprobar conexión Volver transf datos	 Caudal másico del portador
	Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	F Alarm	z. voivei transi datos	 Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

N°	Información de diagnóstico N° Texto corto		Remedio	Variables de medición afectadas
411	Carga/Descarga activa Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	C Warning	Carga/descarga activa; espere, por favor	 Caudal másico del portador Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de
				caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

N°	Información de diagnóstico N° Texto corto		Remedio	Variables de medición afectadas
N° 411	Carga/Descarga activa Señal de estado Comportamiento de diagnóstico		Carga/descarga activa; espere, por favor	afectadas Caudal másico del portador Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal
				másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

	Informac	ión de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
437	Config. incompatible		Reiniciar inst. Contacte servicio	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
N° 438	Conjunto de datos Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	M Warning	Comprobar datos ajuste archivo	■ Caudal másico del portador ■ Concentración ■ Densidad ■ Viscosidad dinámica ■ Opción Detección tubería vacía ■ Viscosidad cinemática ■ Opción Supresión de caudal residual ■ Caudal másico ■ Integridad del sensor ■ Densidad de Referencia ■ Caudal volumétrico corregido
				Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

	Información	de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
453	Supresión de valores medidos		Desactivar paso de caudal	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	С		ConcentraciónDonsidad
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

	Información o	de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
482	FB not Auto/Cas		Ajustar bloque en modo AUTO	-
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición afectadas
N°	Texto corto			arectauas
484	Simulación Modo Fallo		Desconectar simulación	Caudal másico del portador
	Señal de estado	С		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°		Texto corto		afectadas
485	1		Desconectar simulación	 Caudal másico del portador Concentración
	Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	C Warning		Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática
				comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

	Información	de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
495	Diagnóstico de Simulación		Desconectar simulación	_
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información o	de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Тє	exto corto		afectadas
497	Bloque salida simulación		Desactivar simulación	-
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
537	Configuración		Compruebe dirección IP en la red Cambie la dirección IP	-
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°		Texto corto		afectadas
590	Special event 3		Contact service	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		Concentración
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura
				EstadoCaudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
591	Special event 7		Contact service	Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de	Alarm		 Viscosidad dinámica
	diagnóstico			 Opción Detección tubería vacía
				 Viscosidad cinemática
				 Opción Supresión de
				caudal residual Caudal másico
				Integridad del sensor
				Densidad de Referencia
				Caudal volumétrico corregido
				Objetivo de caudal másico
				 Viscosidad dinámica compensada con temp
				Viscosidad cinemática
				comp con temp
				■ Temperatura
				■ Estado
				Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°		Texto corto		afectadas
592	Special event 11		Contact service	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		Viscosidad dinámicaViscosidad cinemáticaCaudal másico
				Integridad del sensorDensidad de ReferenciaCaudal volumétrico
				corregido • Objetivo de caudal
				másico Viscosidad dinámica compensada con temp
				 Viscosidad cinemática comp con temp
				TemperaturaCaudal volumétrico

12.6.4 Diagnóstico del proceso

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
825	Temp. trabajo		Comp. temperatura ambiente Ca Compruebe la temperatura de proceso	Caudal volumétrico
	Señal de estado	S		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°		Texto corto		afectadas
N° 825	Temp. trabajo Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	S Warning	Comp. temperatura ambiente Compruebe la temperatura de proceso	 Caudal másico del portador Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico
				corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	T	exto corto		afectadas
825	Temp. trabajo 1. Comp. temperatura ambiente 2. Compruebe la temperatura de proceso		 Caudal másico del portador 	
	Señal de estado	F		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Información	de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
830	Temperatura en el sensor muy alta		Reducir temp. en el entorno de la carcasa del sensor	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	S		■ Concentración
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Densidad Viscosidad dinámica Viscosidad cinemática Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

NIO	Información de diagnóstico N° Texto corto		Remedio	Variables de medición afectadas
IN -		1exto corto		
831	Temperatura en el sensor n	nuy baja	Aumentar temp. en el entorno de la carcasa del sensor	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	S		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		Viscosidad dinámicaViscosidad cinemática
				Caudal másicoIntegridad del sensor
				Densidad de ReferenciaCaudal volumétrico
			corregido Objetivo de caudal másico	
				 Viscosidad dinámica compensada con temp
				 Viscosidad cinemática comp con temp
				TemperaturaCaudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
832	832 Temperatura de la electrónica muy alta		Reducir temperatura ambiente	Caudal másico del portador
	Señal de estado	S		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Opción Detección tubería vacía Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Temperatura Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°		Texto corto		afectadas
833	Temperatura de la electrón	nica muy baja	Aumentar temperatura ambiente	Caudal másico del portador
	Señal de estado	S		■ Concentración
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
834	Temperatura de proceso muy a Señal de estado Comportamiento de diagnóstico		Reducir temperatura del proceso	 Caudal másico del portador Concentración Densidad Viscosidad dinámica Viscosidad cinemática Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica
				compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

	Información	de diagnóstico	Remedio	Variables de medición afectadas
N°	N° Texto corto			arectauas
835	Temperatura de proceso muy Señal de estado Comportamiento de diagnóstico		Aumentar temperatura de proceso	 Caudal másico del portador Concentración Densidad Viscosidad dinámica Viscosidad cinemática Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido
				 Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

N°	Informac	ción de diagnóstico Texto corto	Remedio	Variables de medición afectadas
	Límite del proceso	Texto corto	Supresión de caudal residual activo!	 Caudal másico del portador
	Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	S Warning	Chequear configuración de Supresión de caudal residual	portador Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp
				TemperaturaCaudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
N° 843	Límite del proceso Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	S Warning	Compruebe las condiciones de proceso	Caudal másico del portador Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia
				 Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	° Texto corto			afectadas
862	1		Chequear gas en proceso Ajustar límites de detección	 Caudal másico del portador
	Señal de estado S	S		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Viscosidad dinámica Viscosidad cinemática Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

	Información	de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
882	Entrada Señal		Comprobar configuración entrada Comprobar sensor de presión o	DensidadCaudal másico
	Señal de estado	F	condiciones de proceso	Densidad de ReferenciaCaudal volumétrico
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		corregido Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición afectadas
N°	Te	exto corto		arectauas
910			Compruebe la electrónica Inspeccione la electrónica	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F	•	ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Opción Detección tubería vacía Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico
				TemperaturaCaudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°		Texto corto		afectadas
912	Producto no homogéneo	,	Verificar condiciones de proceso Aumentar presión del sistema	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	S		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	° Texto corto			afectadas
N° 912	No homogéneo Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	S Warning	Verificar condiciones de proceso Aumentar presión del sistema	 Caudal másico del portador Concentración Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico
				corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
913	Producto inadecuado		Compruebe las condiciones de proceso Compruebe la electrónica o el sensor	Caudal másico del portador
	Señal de estado	S		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Viscosidad dinámica Viscosidad cinemática Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición afectadas
N°	Te	xto corto		arectauas
944	Fallo en la revisión		Comprobar las condiciones de proceso para el control Heartbeat	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	S		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Temperatura

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Τε	exto corto		afectadas
948	Amortiguación del tubo muy g	rande	Verificar condiciones de proceso Aumentar presión del sistema	_
	Señal de estado	S		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
990	Special event 4		Contact service	Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Viscosidad dinámica
	diagnostico			Opción Detección tubería vacía
				Viscosidad cinemáticaOpción Supresión de
				caudal residual Caudal másico
				 Integridad del sensor Densidad de Referencia
				 Caudal volumétrico
				corregido Objetivo de caudal
				másico Viscosidad dinámica
				compensada con temp • Viscosidad cinemática
				comp con temp Temperatura
				EstadoCaudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
991	Special event 8		Contact service	 Caudal másico del portador
	Señal de estado	F		ConcentraciónDensidad
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Densidad Viscosidad dinámica Opción Detección tubería vacía Viscosidad cinemática Opción Supresión de caudal residual Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática comp con temp Temperatura Estado Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°		Texto corto		afectadas
992	Special event 12 Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	F Alarm	Contact service	 Caudal másico del portador Concentración Densidad Viscosidad dinámica Viscosidad cinemática Caudal másico Integridad del sensor Densidad de Referencia Caudal volumétrico corregido Objetivo de caudal másico Viscosidad dinámica compensada con temp Viscosidad cinemática
				comp con temp Temperatura Caudal volumétrico


12.7 Eventos de diagnóstico pendientes

Menú **Diagnóstico** permite ver por separado el evento de diagnóstico activo y el anterior.

- A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:
 - A través del navegador de internet → 🗎 92
 - A través del software de configuración "FieldCare" → 🗎 93
 - A través del software de configuración "DeviceCare" → 🖺 93
- Otros eventos de diagnóstico pendientes se pueden visualizar en el Submenú **Lista de diagnósticos** $\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 125$.

Navegación

Menú "Diagnóstico"



124

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación
Diagnóstico actual	Se ha producido un evento de diagnóstico.	Muestra el diagnóstico actual, junto al evento y la información del diagnóstico. Si se han emitido simultáneamente dos o más mensajes de diagnóstico, se visualiza aquí el mensaje de máxima prioridad.	Símbolo del comportamiento ante diagnóstico, código del diagnóstico y mensaje corto.
Último diagnóstico	Ya se han producido dos eventos de diagnóstico.	Muestra el dignóstico que ocurrió antes del evento actual con la información del diagnóstico.	Símbolo del comportamiento ante diagnóstico, código del diagnóstico y mensaje corto.
Tiempo de funcionamiento desde inicio	-	Muestra el tiempo que el instrumento ha estado en operación desde el último reinicio.	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Tiempo de operación	-	Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)

12.8 Lista de diagnósticos

Hasta 5 eventos de diagnóstico activos pueden visualizarse en Submenú **Lista de** diagnósticos junto con la información de diagnóstico asociada. Si hay más de 5 eventos de diagnóstico pendientes, el indicador visualiza los cinco de más prioridad.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de diagnósticos



A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:

- A través del navegador de internet → 🗎 92
- A través del software de configuración "FieldCare" → 🖺 93
- A través del software de configuración "DeviceCare" → 🖺 93

12.9 Libro de registro de eventos

12.9.1 Lectura del libro de registro de eventos

Puede encontrar un resumen cronológico de los mensajes de eventos emitidos en el submenú Lista de eventos.

Ruta de navegación

Menú **Diagnóstico** → Submenú **Lista de eventos** → Lista de eventos

El historial de eventos contiene entradas de los tipos siguientes:

- Eventos de diagnóstico → 🖺 96
- Eventos de información → 🗎 126

Además del tiempo de configuración durante el que ocurrió el evento, a cada evento se le asigna también un símbolo que indica si el evento ha ocurrido o finalizado:

- Evento de diagnóstico
 - ⊕: Ocurrencia del evento
 - 🕒: Fin del evento
- Evento de información
 - €: Ocurrencia del evento
- A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:
 - A través del navegador de internet → 🗎 92
 - A través del software de configuración "FieldCare" → 🖺 93
 - A través del software de configuración "DeviceCare" → 🖺 93
- ho Para filtrar los mensajes de evento que se visualizan ho 🖺 126

12.9.2 Filtrar el libro de registro de eventos

Utilizando el parámetro Parámetro **Opciones de filtro** puede definirse qué categoría de mensaje de evento se visualiza en el submenú **Lista de eventos** del indicador.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de eventos → Opciones de filtro

Clases de filtro

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información (I)

12.9.3 Visión general sobre eventos de información

A diferencia de los eventos de diagnóstico, los eventos de información se visualizan únicamente en el libro de registros de eventos y no en la lista de diagnósticos.

Número de información	Nombre de información	
I1000	(Dispositivo correcto)	
I1089	Inicio de dispositivo	
I1090	Borrar config.	
I1091	Configuración cambiada	
I1110	Interruptor protec. escritura cambiado	
I1111	Error en ajuste de densidad	
I1137	Electrónica sustituida	
I1151	Reset de historial	
I1155	Borrar temperatura de electrónica	
I1157	Contenido de memoria lista de eventos	
I1185	Backup de indicador realizado	
I1186	Rest através ind. realiz.	
I1187	Ajustes desc con indic	
I1188	Borrado datos con indicador	
I1189	Backup comparado	
I1209	Ajuste de densidad correcto	

Número de información	Nombre de información
I1221	Error al ajustar punto cero
I1222	Ajuste correcto del punto cero
I1256	Indicador: estado de acceso cambiado
I1264	Secuencia de seguridad abortada
I1335	Firmware cambiado
I1361	Sin conexión al servidor web
I1397	Fieldbus: estado de acceso cambiado
I1398	CDI: estado de acceso cambiado
I1444	Verificación del instrumento pasada
I1445	Verificación de fallo del instrumento
I1446	Verificación del instrumento activa
I1447	Grabación de los datos de aplicación
I1448	Datos grabados de aplicación
I1449	Grabando datos con fallo de aplicación
I1450	Revisión apagada
I1451	Revisión conectada
I1457	Fallo:verificación de error de medida
I1459	Fallo en la verificación del módulo I/O
I1460	Fallo:verif. de integridad del sensor
I1461	Fallo: verif. del sensor
I1462	Fallo: módulo electrónico del sensor

12.10 Reinicio del equipo de medición

La configuración del equipo se puede reiniciar total o parcialmente a un estado definido con el Parámetro **Resetear dispositivo** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 79$).

12.10.1 Rango funcional del Parámetro "Resetear dispositivo"

Opciones	Descripción	
Cancelar	No se ejecuta ninguna acción y el usuario sale del parámetro.	
Poner en estado de suministro	Los parámetros para los que se solicitó un ajuste personalizado recuperan los valores específicos del cliente. Todos los parámetros restantes recuperan el ajuste de fábrica. Esta opción no está disponible si no se pidieron ajustes a medida del usuario.	
Reiniciar instrumento	Con el reinicio, todos los parámetros que tienen datos en la memoria volátil (RAM) recuperan sus ajustes de fábrica (p. ej., datos de valores medidos). Se mantiene la configuración del equipo.	

12.11 Información del equipo

Submenú **Información del dispositivo** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar información diversa para la identificación del equipo.

Navegación

Menú "Diagnóstico" → Información del dispositivo

► Información del dispositivo	
Nombre del dispositivo	→ 🗎 128
Número de serie	→ 🖺 128
Versión de firmware	→ 🖺 128
Nombre de dispositivo	→ 🖺 129
Código de Equipo	→ 🖺 128
Código de Equipo Extendido 1	→ 🗎 129
Código de Equipo Extendido 2	→ 🖺 129
Código de Equipo Extendido 3	→ 🗎 129
Versión ENP	→ 🗎 129
PROFIBUS ident number	→ 🖺 129
Status PROFIBUS Master Config	→ 🖺 129
Dirección IP	
Subnet mask	
Default gateway	

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	tro Descripción		Ajuste de fábrica
Nombre del dispositivo	Muestra el nombre del puntos de medición.	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /).	Promass 100 DP
Número de serie	Muestra el número de serie del instrumento.	Cadena de caracteres de máx. 11 dígitos que puede comprender letras y números.	-
Versión de firmware	ón de firmware Muestra la versión del firmware instalada en el instrumento.		-
Código de Equipo	Visualiza el código del instrumento. El código de producto puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Order code".	Cadena de caracteres compuesta de letras, números y determinados signos de puntuación (p. ej., /).	_

128

Parámetro	Descripción	Indicación	Ajuste de fábrica
-		Máx. 32 caracteres, que pueden ser letras o números.	-
Código de Equipo Extendido 1 Muestra la primera parte del código de pedido extendido. El código de producto extendido puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Ext. ord. cd.".		Cadena de caracteres	-
Código de Equipo Extendido 2	Muestra la segunda parte del codigo de pedido extendido. El código de producto extendido puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Ext. ord. cd.".	Ristra de caracteres	
Código de Equipo Extendido 3 Muestra la 3ª parte del código de pedido extendido. El código de producto extendido puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Ext. ord. cd.".		Ristra de caracteres	-
Versión ENP	Muestra la versión de la electrónica (ENP).	Ristra de caracteres	-
PROFIBUS ident number Muestra el número de identificación de PROFIBUS.		0 FFFF	0x1561
Status PROFIBUS Master Config Muestra el estado de la configuración del máster PROFIBUS.		Activo No activado	-

12.12 Historial del firmware

Fecha de lanzami ento	Versión del firmware	Código de pedido correspond iente a "Versión del firmware"	Cambios en el firmware	Tipo de documentación	Documentación
09.2013	01.00.00	Opción 78	Firmware original	Manual de instrucciones	BA01253D/06/EN/01.13
10.2014	01.01.zz	Opción 69	 Integración del indicador local opcional Nueva unidad "Barril de cerveza (BBL)" Simulación de eventos de diagnóstico 	Manual de instrucciones	BA01253D/06/EN/02.14

- Se puede actualizar el firmware a la versión actual o anterior mediante la interfaz de servicio (CDI).
- Para asegurar la compatibilidad de una versión de firmware con la anterior, los ficheros descriptores de equipo instalados y software de configuración instalado, observe la información sobre el equipo indicada en el documento "Información del fabricante".
- Puede bajarse un documento de información del fabricante en:
 - ullet En el área de descargas del sitio web de Endress+Hauser: www.endress.com \to Downloads
 - Especifique los siguientes detalles:
 - Raíz del producto, p. ej., 8E1B
 La raíz del producto es la primera parte del código de producto: véase la placa de identificación del equipo.
 - Búsqueda de texto: información del fabricante
 - Tipo de producto: Documentación Documentación técnica

13 Mantenimiento

13.1 Trabajos de mantenimiento

No requiere tareas de mantenimiento especiales.

13.1.1 Limpieza externa

Para limpiar la parte externa del equipo de medición, utilice siempre detergentes que no sean agresivos para la superficie de la caja ni para las juntas.

13.1.2 Limpieza interna

Tenga en cuenta los puntos siguientes relativos a la limpieza CIP y SIP:


- Use exclusivamente detergentes contra los cuales los materiales de las partes en contacto con el producto presenten una resistencia adecuada.
- Tenga en cuenta la temperatura máxima admisible del producto para el equipo de medición .

Tenga en cuenta el punto siguiente relativo a la limpieza con pig:

Tenga en cuenta el diámetro interno del tubo de medición y de la conexión a proceso.

13.2 Equipos de medición y ensayo


Endress+Hauser ofrece una variedad de equipos de medición y ensayo, como Netilion o pruebas de equipos.



Lista de algunos equipos de medición y ensayo: → 🗎 135

13.3 Servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios de mantenimiento, como recalibraciones, servicios de mantenimiento o ensayos de equipos.



14 Reparación

14.1 Observaciones generales

14.1.1 Enfoque para reparaciones y conversiones

El enfoque para reparaciones y conversiones que tiene Endress+Hauser ofrece lo siquiente:

- El instrumento de medición tiene un diseño modular.
- Las piezas de repuesto se han agrupado en juegos útiles de piezas de recambio que incluyen las correspondientes instrucciones de instalación.
- Las reparaciones las realiza el personal de servicios de Endress+Hauser o usuarios debidamente formados.
- Únicamente el personal de servicios de Endress+Hauser o en la fábrica pueden convertir los equipos certificados en otros equipos certificados.

14.1.2 Observaciones sobre reparaciones y conversiones

Para llevar a cabo la reparación o la conversión de un equipo de medición, tenga en cuenta las notas siguientes:

- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.
- ▶ Realiza las reparaciones conforme a las instrucciones de instalación.
- Observe las normas nacionales y reglamentación nacional pertinentes, la documentación EX (XA) y las indicaciones de los certificados.
- ► Documente todas las reparaciones y conversiones e introduzca los detalles correspondientes en Netilion Analytics.

14.2 Piezas de repuesto

Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Todas las piezas de repuesto para el equipo de medición, junto con el código de pedido, figuran aquí y se pueden pedir. Los usuarios también pueden descargarse las instrucciones de instalación correspondientes, si están disponibles.

- 🎮 Número de serie del equipo de medición:
 - Se encuentra en la placa de identificación del equipo.
 - Se puede leer a través del Parámetro **Número de serie** (→ 🗎 128) en el Submenú **Información del dispositivo**.

14.3 Personal de servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar información detallada sobre nuestros servicios.

14.4 Devolución

Los requisitos para una devolución segura del equipo pueden variar en función del tipo de equipo y de la legislación nacional.

- 1. Consulte la página web para obtener información: https://www.endress.com/support/return-material
 - Seleccione la región.
- 2. En caso de devolución del equipo, embálelo de forma que quede protegido de manera fiable contra impactos e influencias externas. El embalaje original es el que ofrece la mejor protección.

14.5 Eliminación



En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos al fabricante para que los elimine en las condiciones aplicables.

14.5.1 Retirada del equipo de medición

1. Apaque el equipo.

ADVERTENCIA

Las condiciones del proceso pueden suponer un peligro para las personas.

- ▶ Tenga cuidado con las condiciones del proceso que sean peligrosas, como la presión en el equipo de medición, temperaturas elevadas o productos corrosivos.
- 2. Lleve a cabo en orden inverso los pasos de montaje y conexión descritos en las secciones "Montaje del equipo de medición" y "Conexión del equipo de medición". Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad.

14.5.2 Eliminación del equipo de medición

ADVERTENCIA

Peligro para personas y medio ambiente debido a fluidos nocivos para la salud.

▶ Asegúrese de que el instrumento de medida y todos sus huecos están libres de residuos de fluido que puedan ser dañinos para la salud o el medio ambiente, p. ej., sustancias que han entrado en grietas o se han difundido en el plástico.

Tenga en cuenta las notas siguientes relativas a la eliminación:

- ▶ Observe las normas nacionales.
- ► Separe adecuadamente los componentes para su reciclado.

15 Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para el equipo que pueden pedirse junto con el equipo o posteriormente a Endress + Hauser. Puede obtener información detallada sobre los códigos de pedido correspondientes tanto del centro de ventas de Endress+Hauser de su zona como de la página de productos de Endress+Hauser en Internet: www.endress.com.

15.1 Accesorios específicos del equipo

15.1.1 Para el sensor

Accesorios	Descripción
Camisa calefactora	Se utiliza para estabilizar la temperatura de los fluidos en el sensor. Es admisible el uso de agua, vapor de agua y otros líquidos no corrosivos como fluidos.
	Si usa aceite como producto de calentamiento, consulte con Endress+Hauser.
	 Si el pedido se cursa junto con el equipo de medición:
	Código de producto para "Accesorio adjunto"
	 Opción RB "Envolvente calefactora, rosca hembra G 1/2" Opción RC "Envolvente calefactora, rosca hembra G 3/4"
	 Opción RD "Envolvente calefactora, rosca hembra NPT 1/2"
	 Opción RE "Envolvente calefactora, rosca hembra NPT 3/4"
	■ Si el pedido se cursa inmediatamente a continuación:
	Utilice el código de producto con la raíz del producto DK8003.
	Documentación especial SD02160D

15.2 Accesorios específicos de comunicación

Accesorios	Descripción
Commubox FXA291	Conecta equipos de campo Endress+Hauser con una interfaz CDI (= Common Data Interface de Endress+Hauser) y el puerto USB de un ordenador de sobremesa o portátil. Información técnica TI00405C
Fieldgate FXA42	Transmisión de los valores medidos de los instrumentos de medición analógicos de 4 a 20 mA conectados, así como de los instrumentos de medición digitales Información técnica TI01297S Manual de instrucciones BA01778S Página de producto: www.endress.com/fxa42
Field Xpert SMT50	La tableta PC Field Xpert SMT50 para la configuración de equipos permite llevar a cabo la gestión de activos de la planta (PAM) de forma móvil en áreas exentas de peligro. Es adecuada para que el personal encargado de la puesta en marcha y el mantenimiento gestione los instrumentos de campo con una interfaz de comunicación digital y registre el progreso. Esta tableta PC está diseñada como una solución "todo en uno" con una biblioteca de controladores preinstalada y es una herramienta táctil fácil de usar que se puede emplear para gestionar instrumentos de campo durante todo su ciclo de vida. Información técnica TI01555S Manual de instrucciones BA02053S Página de producto: www.endress.com/smt50

Field Xpert SMT70	La tableta PC Field Xpert SMT70 para la configuración de equipos permite llevar a cabo la gestión de activos de la planta (PAM) de forma móvil tanto en áreas de peligro como en áreas exentas de peligro. Es adecuada para que el personal encargado de la puesta en marcha y el mantenimiento gestione los instrumentos de campo con una interfaz de comunicación digital y registre el progreso. Esta tableta PC está diseñada como una solución "todo en uno" con una biblioteca de controladores preinstalada y es una herramienta táctil fácil de usar que se puede emplear para gestionar instrumentos de campo durante todo su ciclo de vida.
	 Información técnica TI01342S Manual de instrucciones BA01709S Página de producto: www.endress.com/smt70
Field Xpert SMT77	La tableta PC Field Xpert SMT77 para la configuración de equipos permite la gestión de activos de la planta (PAM) en Zonas Ex 1.
	 Información técnica TI01418S Manual de instrucciones BA01923S Página de producto: www.endress.com/smt77

15.3 Accesorios específicos de servicio

Accesorios	Descripción
Applicator	Software para seleccionar y dimensionar instrumentos de medición de Endress+Hauser: Elección de instrumentos de medición para requisitos industriales Cálculo de todos los datos necesarios para identificar el flujómetro óptimo, p. ej., diámetro nominal, pérdida de carga, velocidad de flujo y precisión de medición. Indicación gráfica de los resultados del cálculo Determinación del código de pedido parcial, administración, documentación y acceso a todos los datos y parámetros relacionados con el proyecto durante todo el ciclo de vida de este. Applicator está disponible: A través de internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator
Netilion	Ecosistema de lloT: Desbloquee el conocimiento Con el ecosistema Netilion IIoT,Endress+Hauser le permite optimizar el rendimiento de su planta, digitalizar los flujos de trabajo, compartir conocimientos y reforzar la colaboración. Tras décadas de experiencia en automatización de procesos, Endress+Hauser ofrece a la industria de procesos un ecosistema IIoT diseñado para extraer fácilmente información de los datos. Estas perspectivas hacen posible optimizar los procesos, lo que resulta en un incremento de la disponibilidad de la planta, de su eficiencia y fiabilidad y, en definitiva, de su rentabilidad. www.netilion.endress.com
FieldCare	Herramienta de gestión de activos de la planta (PAM) basada en FDT de Endress+Hauser. Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes que usted tiene en su sistema y le ayuda a gestionarlas convenientemente. El uso de la información de estado también es una manera simple pero efectiva de comprobar su estado y condición. Manuales de instrucciones BA00027S y BA00059S
DeviceCare	Herramienta para conectar y configurar equipos de campo Endress+Hauser. Catálogo de novedades IN01047S

15.4 Componentes del sistema

Accesorios	Descripción
Gestor gráfico de datos Memograph M	El gestor gráfico de datos Memograph M proporciona información sobre todas las variables medidas relevantes. Registra correctamente valores medidos, monitoriza valores límite y analiza puntos de medida. Los datos se guardan en la memoria interna de 256 MB y también en una tarjeta SD o un lápiz USB. Información técnica TI00133R Manual de instrucciones BA00247R
iTEMP	Los transmisores de temperatura pueden utilizarse en todo tipo de aplicaciones y son apropiados para medir gases, vapor y líquidos. Pueden utilizarse para proporcionar a otro dispositivo la temperatura del producto. Documento FA00006T: "Ámbitos de actividad"

16 Datos técnicos

16.1 Aplicación

El equipo de medición tiene por único objeto la medición de flujo de líquidos.

Según la versión pedida, el equipo de medición también puede medir productos potencialmente explosivos, inflamables, venenosos y oxidantes.

Para que el equipo mantenga sus buenas condiciones de funcionamiento durante su vida útil, utilícelo únicamente con productos a los que son suficientemente resistentes los materiales de las partes en contacto con el producto.

16.2 Funcionamiento y diseño del sistema

Principio de medición	Medición de caudal másico según el principio de medición Coriolis
Sistema de medición	El equipo se compone de un transmisor y un sensor.
	El equipo está disponible en una versión compacta: El transmisor y el sensor forman una sola unidad mecánica.
	Para obtener información sobre la estructura del instrumento de medición $ ightarrow$ 🖺 12

16.3 Entrada

Variable medida

Variables medidas directas

- Flujo másico
- Densidad
- Temperatura

Variables medidas calculadas

- Flujo volumétrico
- Flujo volumétrico corregido
- Densidad de referencia

Rango de medición

Rango de medición para líquidos

DN		Rango de medición val ṁ _{mín(F)} a	ores de fondo de escala a ṁ _{máx(F)}
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	3/8	0 2 000	0 73,50
15	1/2	0 6 500	0 238,9
25	1	0 18000	0 661,5
40	1½	0 45 000	0 1654
50	2	0 70 000	0 2 573

Rango de medida recomendado



Campo operativo de valores del caudal

Por encima de 1000 : 1.

Los caudales superiores al valor de fondo de escala predeterminado no ignoran la unidad electrónica, con el resultado de que los valores del totalizador se registran correctamente.

Señal de entrada

Valores medidos externos

Para aumentar la precisión de medición de ciertas variables medidas o calcular el flujo volumétrico corregido para gases, el sistema de automatización puede escribir de manera continua diferentes valores medidos en el instrumento de medición:

- Presión de trabajo para aumentar la precisión de medición (Endress+Hauser recomienda usar un instrumento de medición de presión para presión absoluta, p. ej., el Cerabar M o el Cerabar S)
- Temperatura del producto para aumentar la precisión de la medición (p. ej., iTEMP)
- Densidad de referencia para calcular el flujo volumétrico corregido para gases
- Se pueden pedir a Endress+Hauser varios transmisores de presión e instrumentos de medición de temperatura: Véase la sección "Accesorios" → 🖺 136

La lectura de valores medidos externos resulta recomendable para el cálculo de las variables medidas siguientes:

- Flujo másico
- Flujo volumétrico corregido

Comunicación digital

El sistema de automatización puede escribir los valores medidos a través de PROFIBUS DP.

138

Salida 16.4

Señal de salida

PROFIBUS DP

Codificación de señales	Código NRZ
Transferencia de datos	9,6 kBaud12 MBaud

Señal en alarma

Según la interfaz, la información sobre fallos se muestra del modo siguiente.

PROFIBUS DP

Mensajes	Diagnósticos conformes al Perfil 3.02 de PROFIBUS PA
sobre estado y de alarma	

Indicador local

Visualizador de textos sencillos	Con información sobre causas y medidas correctivas
Retroiluminado	Iluminación de fondo roja para indicar la ocurrencia de un error en el equipo.



Señal de estados conforme a recomendación NAMUR NE 107

Interfaz/protocolo

- Mediante comunicación digital: PROFIBUS DP
- Mediante interfaz de servicio Interfaz de servicio CDI-RJ45

Indicador de textos	Con información sobre causas y medidas correctivas
sencillos	

Navegador de Internet

Indicación escrita	Con información sobre causas y medidas correctivas
--------------------	--

Diodos luminiscentes (LED)

Información sobre estado	Estado indicado mediante varios diodos luminiscentes
	Según la versión del equipo, se muestra la información siguiente: Tensión de alimentación activa Transmisión de datos activa
	■ Alarma activa /ocurrencia de un error del equipo
	Información de diagnóstico mediante diodos luminiscentes

Supresión de caudal residual

El usuario puede ajustar los puntos de conmutación de la supresión de caudal residual.

Aislamiento galvánico

Las siguientes conexiones están aisladas galvánicamente entre sí:

- Salidas
- Alimentación

Datos específicos del protocolo

datos específicos del protocolo

ID del fabricante	0x11				
Número de identificación	0x1561				
Versión del perfil	3.02				
Ficheros de descripción del equipo (GSD, DTM, DD)	Información y ficheros disponibles en: ■ https://www.endress.com/download En la página de producto del equipo: PRODUCTOS → Buscador de productos → Enlaces ■ https://www.profibus.com				
Valores de salida (del instrumento de medición al sistema de automatización)	Entradas analógicas 1 a 8 Flujo másico Flujo volumétrico Flujo volumétrico corregido Flujo másico objetivo Flujo másico portador Densidad Densidad de referencia Concentración Temperatura Temperatura de la tubería portadora Temperatura del sistema electrónico Frecuencia de oscilación Amplitud de oscilación Fluctuación de frecuencia Amortiguación de la oscilación Fluctuación en la amortiguación del tubo Asimetría de la señal Corriente de excitación Entradas digitales 1 a 2 Detección de tubería parcialmente llena Supresión de caudal residual Totalizador 1 a 3				
	Flujo másicoFlujo volumétricoFlujo volumétrico corregido				
Valores de entrada (del sistema de automatización al instrumento de medición)	Salida analógica 1 a 3 (asignación fija) Presión Temperatura Densidad de referencia				
	Salidas digitales 1 a 3 (asignación fija) Salida digital 1: activar/desactivar el retorno a cero positivo Salida digital 2: efectuar el ajuste del punto cero Salida digital 3: activar/desactivar la salida de conmutación				
	Totalizador 1 a 3 Totalizar Reiniciar y retener Preajustar y retener Parar Configuración del modo de funcionamiento: Total caudal neto Total caudal sentido normal Flujo inverso total				

Funciones compatibles	 Identificación y mantenimiento Identificación directa del equipo por parte del sistema de control y placa de identificación Carga/descarga PROFIBUS La lectura y escritura de parámetros es hasta diez veces más rápida con la carga/descarga PROFIBUS. Estado condensado Información de diagnóstico directa y autoexplicativa a través de la categorización de los mensajes de diagnóstico que aparecen
Configuración de la dirección del equipo	 Microinterruptores situados en el módulo del sistema electrónico de E/S Mediante software de configuración (p. ej. FieldCare)

16.5 Alimentación

Asignación de terminales

■ → 🖺 29

Tensión de alimentación

La unidad de alimentación se debe comprobar para asegurarse de que cumpla los requisitos de seguridad (p. ej., PELV, SELV).

Transmisor

CC 20 ... 30 V

Consumo de potencia

Transmisor

Código de producto para "Salida"	Máximo Consumo de potencia		
Opción L: PROFIBUS DP	3,5 W		

Consumo de corriente

Transmisor

Código de producto para "Salida"	Máximo Consumo de corriente	Máximo corriente de activación	
Opción L : PROFIBUS DP	145 mA	18 A (< 0,125 ms)	

Fusible del equipo

Fusible de hilo fino (acción lenta) T2A

Fallo de alimentación

- Los totalizadores se detienen en el último valor medido.
- Según la versión del equipo, la configuración se retiene en la memoria del equipo o en la memoria de datos intercambiable (HistoROM DAT).
- Se guardan los mensajes de error (incl. horas de funcionamiento en total).

Conexión eléctrica

→ 🖺 31

Compensación de potencial

→ 🖺 33

Terminales

Transmisor

Terminales de resorte para secciones transversales de cable0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

Entradas de cable

- Prensaestopas para cable: M20 × 1,5 con cable Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Rosca de la entrada de cable:
 - M20
 - G ½"
 - NPT ½"

Especificación de los cables

→ 🖺 28

16.6 Características de funcionamiento

Condiciones de funcionamiento de referencia

- Límites de error basados en la ISO 11631
- Agua
 - +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F)
 - 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- Datos según se indica en el protocolo de calibración
- Precisión basada en bancos de calibración acreditados en conformidad con ISO 17025
- Para obtener los errores de medición, utilice la función *Applicator* herramienta de dimensionado → 🖺 135

Error de medición máximo

lect. = del valor de lectura; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = temperatura del producto

Precisión de base



Aspectos básicos del diseño → 🖺 145

Flujo másico y flujo volumétrico (líquidos) ± 0.10 % del v. l.

Densidad (líquidos)

En las condiciones de referencia	Calibración de densidad estándar ¹⁾	Gama amplia Especificación de densidad ^{2) 3)}
[g/cm³]	[g/cm³]	[g/cm³]
±0,0005	±0,01	±0,002

- 1) Válida para todo el rango de temperaturas y densidades
- 2) Rango válido para calibración de densidad especial: $0 \dots 2 \text{ g/cm}^3$, $+10 \dots +80 \text{ °C (+50 } \dots +176 \text{ °F)}$
- 3) código de pedido para "Paquete de aplicación", opción EE "Densidad especial"

Temperatura

 $\pm 0.5 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0.005 \cdot \text{T }^{\circ}\text{C} (\pm 0.9 \text{ }^{\circ}\text{F} \pm 0.003 \cdot (\text{T} - 32) \text{ }^{\circ}\text{F})$

Estabilidad del punto cero

DN		Estabilidad del punto cero		
[mm] [in]		[kg/h]	[lb/min]	
8	3/8	0,20	0,007	
15	1/2	0,65	0,024	
25	1	1,80	0,066	

DN		Estabilidad del punto cero		
[mm] [in]		[kg/h]	[lb/min]	
40	1½	4,50	0,165	
50	2	7,0	0,257	

Valores del caudal

Valores de caudal como parámetros cuya rangeabilidad depende del diámetro nominal.

Unidades del SI

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6 5 0 0	650	325	130	65	13
25	18 000	1800	900	360	180	36
40	45 000	4500	2 2 5 0	900	450	90
50	70 000	7 000	3 500	1400	700	140

Unidades de EE. UU.

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[pulgadas]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3/8	73,50	7,350	3,675	1,470	0,735	0,147
1/2	238,9	23,89	11,95	4,778	2,389	0,478
1	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323
1½	1654	165,4	82,70	33,08	16,54	3,308
2	2 573	257,3	128,7	51,46	25,73	5,146

Precisión de las salidas



Si se usan salidas analógicas, el error de medición debe tener en cuenta la precisión de salida; pero esta se puede ignorar para las salidas de bus de campo (p. ej., Modbus RS485, EtherNet/IP).

Las salidas tienen especificadas las siguientes precisiones de base.

Repetibilidad

v.l. = del valor de lectura; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = temperatura del producto

Repetibilidad base



Aspectos básicos del diseño → 🖺 145

Caudal másico y caudal volumétrico (líquidos)

±0,05 % lect.

Densidad (líquidos)

 $\pm 0,00025 \text{ g/cm}^3$

Temperatura

 $\pm 0.25 \,^{\circ}\text{C} \pm 0.0025 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.45 \,^{\circ}\text{F} \pm 0.0015 \cdot (\text{T} - 32) \,^{\circ}\text{F})$

Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta depende de la configuración (amortiquación).

Influencia de la temperatura del producto

Caudal másico


v.f.e. = del valor de fondo de escala

Cuando se produce una diferencia entre la temperatura durante el ajuste de cero y la temperatura de proceso, el error de medición adicional de los sensores es típicamente un $\pm 0,0002$ %del v. f. e./°C ($\pm 0,0001$ % del v. f. e./°F).

La influencia se reduce si el ajuste de cero se lleva a cabo a la temperatura de proceso.

Densidad

Cuando se produce una diferencia entre la temperatura de calibración de la densidad y la temperatura de proceso, el error de medición adicional de los sensores es típicamente $\pm 0,0001 \text{ g/cm}^3/^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,00005 \text{ g/cm}^3/^{\circ}\text{F}$). Posibilidad de ajuste en campo de la densidad.



- 1 Ajuste en campo de la densidad, p. ej., a +20 $^{\circ}$ C (+68 $^{\circ}$ F)
- 2 Calibración de densidad especial

Temperatura

 $\pm 0,005 \cdot \text{T °C } (\pm 0,005 \cdot (\text{T} - 32) \text{ °F})$

Influencia de la presión del producto

A continuación se muestra cómo la presión de proceso (presión relativa) afecta la exactitud de medición del caudal másico.

v. l. = del valor de lectura

Es posible compensar el efecto mediante:

- Lectura del valor medido actual de presión a través de la entrada de corriente o una entrada digital.
- Especificando un valor fijo para la presión en los parámetros del equipo.

Manual de instrucciones .

144

DN		% lect. / bar	[% lect./psi]
[mm]	[in]		
8	3/8	-0,002	-0,0001
15	1/2	-0,006	-0,0004
25	1	-0,005	-0,0003
40	1½	-0,007	-0,0005
50	2	-0,006	-0,0004

Aspectos básicos del diseño

v.l. = valor de la lectura, v.f.e. = del valor de fondo de escala

BaseAccu = precisión de base en % lect., BaseRepeat = repetibilidad de base en % lect.

MeasValue = valor medido; ZeroPoint = estabilidad de punto cero


Cálculo del error medido máximo en función del caudal

Velocidad del caudal	Error medido máximo en % de lect.
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± BaseAccu
A0023	
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± ZeroPoint MeasValue · 100
A0023	A0021334

Cálculo de la repetibilidad máxima en función del caudal

Velocidad del caudal	Repetibilidad máxima en % de lect.
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot ZeroPoint}{BaseRepeat} \cdot 100$	± BaseRepeat
A0021335	A0021340
< ½·ZeroPoint BaseRepeat · 100	± ½ · ZeroPoint MeasValue · 100
A0021336	A0021337

Ejemplo de error máximo de medición



- E Error máximo de medición en % v.l. (ejemplo)
- Q Caudal en % del valor de fondo de escala máximo

16.7 Montaje

Requisitos de montaje


→ 🖺 19

16.8 Entorno

Rango de	temperatura
amhiente	

 $\rightarrow \implies 21 \rightarrow \implies 21$

Tablas de temperatura



Para información detallada de las tablas de temperatura, véase la documentación separada titulada "Instrucciones de seguridad" (XA) para el dispositivo.

Temperatura de almacenamiento

 $-40 \dots +80 \,^{\circ}\text{C} \, (-40 \dots +176 \,^{\circ}\text{F})$, preferentemente a $+20 \,^{\circ}\text{C} \, (+68 \,^{\circ}\text{F})$ (versión estándar)

 $-50 \dots +80 \, ^{\circ} \text{C}$ (−58 $\dots +176 \, ^{\circ} \text{F}$) (Código de producto para "Prueba, certificado", opción JM)

Clase climática

DIN EN 60068-2-38 (prueba Z/AD)

Grado de protección

Transmisor y sensor

- Norma: IP 66/67, carcasa tipo 4X, apto para grado de contaminación 4
- Con el código de pedido para "Opciones de sensor", opción CM: también se puede pedir IP69
- Cuando la caja está abierta: IP 20, carcasa tipo 1, apto para grado de contaminación 2
- Módulo indicador: IP20, envolvente tipo 1, adecuado para grado de contaminación 2

Resistencia a descargas y vibraciones

Vibraciones de tipo sinusoidal, conforme a IEC 60068-2-6

- **2** ... 8.4 Hz. 3.5 mm pico
- 8,4 ... 2 000 Hz, 1 g pico

Vibración aleatoria en banda ancha, rms, conforme a IEC 60068-2-64

- 10 ... 200 Hz, 0,003 q²/Hz
- 200 ... 2000 Hz, 0,001 g²/Hz
- Total: 1,54 g rms

Choques de tipo semisinusoidal, conforme a IEC 60068-2-27

6 ms 30 g

Choques debidos a manejo brusco conforme a IEC 60068-2-31

Limpieza interna

- Limpieza CIP
- Limpieza SIP
- Limpieza con "pigs"

Opciones

Versión sin aceite y grasa para partes en contacto con el producto, sin declaración Código de pedido correspondiente a "Servicio", opción HA 3)

³⁾ La limpieza solo hace referencia al instrumento de medición. Los posibles accesorios suministrados no están limpiados.

Compatibilidad electromagnética (EMC)

- Conforme a IEC/EN 61326 y recomendaciones NAMUR 21 (NE 21)
- Según IEC/EN 61000-6-2 e IEC/EN 61000-6-4
- Cumple los límites establecidos para emisiones industriales según EN 55011 (Clase A)
- Versión del equipo con PROFIBUS DP: cumple los límites de emisiones en industria según EN 50170 volumen 2, IEC 61784
- Lo siguiente es válido para PROFIBUS DP: si la velocidad de transmisión supera 1,5 megabaudios, debe utilizarse una entrada de cable de compatibilidad electromagnética (EMC) y el blindaje del cable debe llegar hasta el terminal, siempre que sea posible.
- Los detalles figuran en la declaración de conformidad.
- El uso de esta unidad no está previsto pata entornos residenciales y en tales entornos no puede garantizarse una protección adecuada de las recepciones de las radioemisiones.

16.9 Proceso

Rango de temperaturas del producto

Versión estándar	−50 +150 °C (−58 +302 °F)	Código de producto para "mat. del tubo de medición, superficie en contacto con el producto", opción BB, BC, BD
Versión de altas temperaturas	-50 +205 °C (−58 +401 °F)	Código de producto para "mat. del tubo de medición, superficie en contacto con el producto", opción TD, TG


Rangos de presión/ temperatura



Se puede obtener una visión general de los rangos de presión-temperatura para las conexiones a proceso en la información técnica

Caja del sensor

La caja del sensor está llena de gas nitrógeno seco y protege la electrónica y la mecánica del interior.



Si el sensor se va a purgar con gas (detección de gas), debe estar equipado con conexiones de purga.

No abra las conexiones de purga excepto si el contenedor se puede llenar inmediatamente con un gas inerte seco. Use solo baja presión para purgar.

Presión máxima: 5 bar (72,5 psi)


Presión de ruptura de la caja del sensor

Las presiones de rotura de la caja del sensor siguientes solo son válidas para equipos normales o equipos dotados de conexiones para purga cerradas (sin abrir / como en la entrega).

Si un equipo que dispone de conectores para purga (código de producto para "Opción de sensor", opción CH "Conector para purga") está conectado al sistema de purga, la presión máxima la determina, bien el sistema de purga mismo o bien el equipo, según cuál de estos componentes presente una calificación de presión más baja.

La presión de ruptura de la caja del sensor se refiere a una presión interna típica que se alcanza antes de la falla mecánica de la caja del sensor y que se determinó durante la prueba de tipo. La declaración de prueba de tipo correspondiente se puede pedir con el equipo (código de producto para "Aprobación adicional", opción LN "Presión de ruptura de la caja del sensor, prueba de tipo").

DN		Presión de ruptura de la caja del sensor	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
8	3/8	190	2755
15	1/2	175	2 538
25	1	165	2 3 9 2
40	1½	152	2 2 0 4
50	2	103	1494



Límite caudal

Seleccione el diametro nominal optimizando entre rango de caudal requerido y pérdida de carga admisible.

- Para una visión general sobre los valores de fondo de escala disponibles, véase la sección "Rango de medición" > 🖺 138
- El valor mínimo de fondo de escala recomendado es aprox. 1/20 del valor máximo de fondo de escala.
- En la mayoría de las aplicaciones, 20 ... 50 % del valor máximo de fondo de escala puede considerarse un valor ideal.
- Debe seleccionar un valor de escala entera bajo para productos abrasivos (como líquidos con sólidos en suspensión): velocidad del caudal < 1 m/s (< 3 ft/s).
- Para determinar el caudal límite utilice el *Applicator* software de dimensionado

 → 🖺 135

Pérdida de carga

Para determinar la pérdida de presión utilice el *Applicator* software de dimensionado $\rightarrow \stackrel{\cong}{=} 135$

Presión del sistema

→ 🖺 2.1

16.10 Estructura mecánica

Diseño, medidas



Las medidas y las longitudes de instalación del equipo se pueden consultar en el documento "Información técnica", sección "Estructura mecánica"

Peso

Todos los valores del peso (el peso excluye el material de embalaje) se refieren a equipos con bridas EN/DIN PN 40. Especificaciones de peso, transmisor incluido: código de pedido para "Caja", opción A "Compacta, aluminio recubierto".

Peso en unidades SI

DN [mm]	Peso [kg]
8	12
15	14
25	20
40	36
50	59

Peso en unidades EUA


DN [in]	Peso [lbs]
3/8	26
1/2	31
1	44
1½	79
2	130

Materiales

Caja del transmisor

- Código de producto para "Cabezal", opción A "compacto, recubierto de aluminio": Aluminio, AlSi10Mg, recubierto
- Código de producto para "Cabezal", opción **B** "Compacto, sanitario, acero inox.": Versión sanitaria, acero inoxidable 1.4301 (304)
- Código de producto para "Cabezal", opción **C**: "Ultracompacto, sanitario, acero inoxidable": Versión sanitaria, acero inoxidable 1.4301 (304)
- Material de la ventana para indicador local opcional (→ 🖺 152):
 - Para códigos de producto para "Cabezal", opción **A**: vidrio
 - Para código de producto para "Caja", opción **B** y **C**: plástico

Entradas de cable/prensaestopas



■ 17 Entradas de cable/prensaestopas posibles

- 1 Rosca M20 × 1,5
- 2 Prensaestopas M20 × 1,5
- 3 Adaptador para entrada de cable con rosca interior G $\frac{1}{2}$ " o NPT $\frac{1}{2}$ "

Código de producto para "Caja", opción A "compacto, recubierto de aluminio" Las distintas entradas de cable son apropiadas para zonas clasificadas como peligrosas y zonas no peligrosas.

Entrada de cable/prensaestopas	Material
Prensaestopas M20 × 1,5	
Adaptador para entrada de cable con rosca interna G ½"	Latón niquelado
Adaptador para entrada de cable con rosca interna NPT ½"	

Código de producto para "Caja", opción B "Compacto, sanitario, acero inox."

Las distintas entradas de cable son apropiadas para zonas clasificadas como peligrosas y zonas no peligrosas.

Entrada de cable/prensaestopas	Material
Prensaestopas M20 × 1,5	Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Adaptador para entrada de cable con rosca interna G ½"	
Adaptador para entrada de cable con rosca interna NPT ½"	

Conector del equipo

Conexión eléctrica	Materiales
Conector M12x1	 Zócalo´: Acero inoxidable, 1.4404 (316L) Caja de contactos: Poliamida Contactos: Bronce chapado en oro

Caja del sensor

- Superficie exterior resistente a ácidos y bases
- Acero inoxidable 1.4301 (304)

Tubos de medición

Acero inoxidable, 1.4435 BN2 (316L)

Conexiones a proceso

- Bridas según EN 1092-1 (DIN 2501) / según ASME B16.5 / según JIS B2220: Acero inoxidable 1.4404 (F316/F316L)
- Todas las otras conexiones a proceso: Acero inoxidable, 1.4435 BN2 (316L)
- 🚹 Conexiones de proceso disponibles→ 🗎 151

Juntas

Conexiones soldadas a proceso sin juntas internas

Accesorios

Cubierta protectora

Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Barrera de seguridad Promass 100

Caja: poliamida

Conexiones a proceso

- Conexiones bridadas fijas:
 - Brida EN 1092-1 (DIN 2501)
 - Brida EN 1092-1 (DIN 2512N)
 - Brida ASME B16.5
 - Brida JIS B2220
 - Brida de forma A DIN 11864-2, DIN 11866 serie A, brida con entalladura
 - Brida BBS pequeña (orbital estéril), DIN 11866 serie A, hembra
 - Brida BBS pequeña (orbital estéril), DIN 11866 serie B, hembra
- Conexiones clamp:
 - Tri-Clamp (tubos OD), DIN 11866 serie C
 - Clamp de forma A DIN 11864-3, DIN 11866 serie A, clamp con entalladura
 - Clamp DN 32676, DIN 11866 serie A
 - Clamp ISO 2852, ISO 2037
 - Clamp DN 2852, DIN 11866 serie B
 - Conexión rápida BBS (orbital estéril), DIN 11866 serie A, hembra
 - Conexión rápida BBS (orbital estéril), DIN 11866 serie B, hembra
 - Clamp Neumo BioConnect, DIN 11866 serie A, clamp de forma R
- Conexiones clamp excéntricas:
 - Excen. Tri-Clamp, DIN 11866 serie C
 - Clamp de forma A DIN 11864-3, DIN 11866 serie A, clamp con entalladura
 - Clamp DN 32676, DIN 11866 serie A
 - Clamp DN 2852, DIN 11866 serie B
 - Conexión rápida BBS (orbital estéril), DIN 11866 serie A, hembra
 - Conexión rápida BBS (orbital estéril), DIN 11866 serie B, hembra
 - Clamp Neumo BioConnect, DIN 11866 serie A, clamp de forma R
- Rosca:
 - Rosca DN 11851, DIN 11866 serie A
 - Rosca SMS 1145
 - Rosca ISO 2853, ISO 2037
 - Rosca de forma A DIN 11864-1, DIN 11866 serie A
 - Rosca BBS (orbital estéril), DIN 11866 serie A
 - Rosca BBS (orbital estéril), DIN 11866 serie B
- Materiales de la conexión a proceso

Rugosidad superficial

Todos los datos se refieren a piezas que están en contacto con el producto.

Se pueden pedir las siguientes categorías de rugosidad superficial:

Categoría	Método	Opciones de código de pedido "Mat. del tubo de medición, superficie en contacto con el producto"
Ra \leq 0,76 µm (30 µin) 1)	Pulido mecánico	BB, TD
Ra \leq 0,38 µm (15 µin) 1)	Pulido mecánico y electropulido	BC, TG

1) Ra conforme a ISO 21920

16.11 Operabilidad

Indicador local

Solo disponen de indicador local los equipos con los códigos de producto siguientes: Código de producto para "Indicador; operación", opción ${\bf B}$: 4 líneas; iluminado, mediante comunicación

Elementos del indicador

- Indicador de cristal líquido de 4 líneas, con 16 caracteres por línea.
- Fondo iluminado en blanco que pasa a rojo en caso de producirse un error en el equipo.
- El formato en el que se visualizan las variables medidas y de estado puede configurarse por separado para cada tipo de variable.
- Temperatura ambiente admisible para el indicador: $-20 \dots +60 \,^{\circ}\text{C} \, (-4 \dots +140 \,^{\circ}\text{F})$. La legibilidad del indicador puede verse mermada a temperaturas fuera del rango predefinido.

Desconexión del indicador local del módulo de la electrónica principal

En el caso de la versión con caja "Compacta, aluminio recubierto", el indicador local solo debe desconectarse del módulo de la electrónica principal manualmente. En el caso de las versiones con caja "Compacta, higiénica, inoxidable" y "Ultracompacta, higiénica, inoxidable", el indicador local está integrado en la tapa de la caja y está desconectado del módulo de la electrónica principal cuando la tapa de la caja está abierta.

Versión de caja: "compacta, aluminio recubierto"

El indicador local está montado sobre el módulo de la electrónica principal. La conexión eléctrica entre indicador local y módulo de la electrónica se efectúa a través de un cable de conexión.

Para la realización de algunos trabajos con el equipo de medición (p. ej., conexiones eléctricas), conviene desconectar el indicador local del módulo de la electrónica. Para ello:


- 1. Presione sobre los pestillos de encaje laterales del indicador local.
- 2. Extraiga el indicador local del módulo de la electrónica. Al hacerlo, tenga cuidado con la longitud del cable de conexión.

Una vez realizado el trabajo, vuelva a disponer el indicador sobre el módulo de la electrónica.

Configuración a distancia

Mediante red PROFIBUS DP

Esta interfaz de comunicación está disponible para versiones de equipo con PROFIBUS DP.




Opciones para la configuración a distancia mediante red PROFIBUS DP

- Sistema de automatización
- Ordenador con tarjeta para red PROFIBUS
- 3 Red PROFIBUS DP
- Instrumento de medición

Interfaz de servicio

Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)

PROFIBUS DP



Conexión para código de pedido para "Salida", opción L: PROFIBUS DP

- Interfaz de servicio (CDI-RJ45) del equipo de medición con acceso al servidor web integrado
- Ordenador con navegador de internet (p. ej., Internet Explorer) para acceder al servidor web integrado o con el software de configuración "FieldCare" con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- Cable de conexión estándar para Ethernet con conector RJ45

Idiomas

Admite la configuración en los siguientes idiomas:

- Por el software de configuración "FieldCare": Inglés, alemán, francés, español, italiano, chino, japonés
- Utilizando el navegador de Internet Inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés, portugués, polaco, ruso, turco, chino, japonés, bahasa (indonesio), vietnamitas, checo, sueco, coreano

16.12 Certificados y homologaciones

Los certificados y homologaciones actuales del producto se encuentran disponibles en www.endress.com, en la página correspondiente al producto:

- 1. Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda.
- 2. Abra la página de producto.
- 3. Seleccione **Descargas**.

Marca CE

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas europeas vigentes. Estas se enumeran en la Declaración CE de conformidad correspondiente, junto con las normativas aplicadas.

Endress+Hauser confirma que el equipo ha superado satisfactoriamente las pruebas correspondientes, por lo que lo identifica con la marca CE.

Marca UKCA

El equipo satisface los requisitos legales establecidos por la reglamentación aplicable del Reino Unido (instrumentos reglamentarios). Estas se enumeran en la declaración UKCA de conformidad, junto con las especificaciones designadas. Si se selecciona la opción de pedido correspondiente a la marca UKCA, Endress+Hauser identifica el equipo con la marca UKCA para confirmar que ha superado satisfactoriamente las evaluaciones y pruebas pertinentes.

Dirección de contacto de Endress+Hauser en el Reino Unido:

Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

Reino Unido

www.uk.endress.com

Marcado RCM

El sistema de medición satisface los requisitos EMC de las autoridades australianas para comunicaciones y medios de comunicación ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Homologación Ex

Los equipos están certificados para el uso en áreas de peligro y las instrucciones de seguridad relevantes se proporcionan en el documento aparte "Instrucciones de seguridad" (XA). En la placa de identificación se hace referencia a este documento.

Compatibilidad higiénica

- Homologación 3-A
 - Solo los equipos de medición con el código de pedido para "Homologaciones adicionales", opción LP "3A", disponen de la homologación 3-A.
 - La homologación 3-A se refiere al instrumento de medición.
 - Al instalar el instrumento de medición, asegúrese de que no pueda acumularse líquido su el exterior.
 - Un módulo indicador remoto se debe instalar conforme a la norma 3-A.
 - Los accesorios (p. ej., camisa calefactora, tapa de protección ambiental, unidad de soporte para pared) deben instalarse según la norma estándar 3-A.
 Es necesario limpiar cada accesorio. En determinadas circunstancias puede ser necesario el desmontaje.
- Verificación EHEDG

Solo los equipos con el código de pedido para "Homologaciones adicionales", opción LT "EHEDG", se han verificado según la norma EHEDG y cumplen con los requisitos que esta establece.

Para satisfacer los requisitos de la certificación EHEDG, el equipo se debe usar con conexiones a proceso conforme al documento de síntesis del EHEDG titulado "Acoplamientos de tuberías y conexiones a proceso fáciles de limpiar" (www.ehedg.org). Para cumplir los requisitos de la certificación EHEDG, el equipo se debe instalar en una posición que asequre su capacidad de drenaje.



Tenga en cuenta las instrucciones de instalación especiales

Compatibilidad farmacéutica

- FDA 21 CFR 177
- USP <87>
- USP <88> Clase VI 121 °C
- Certificado de idoneidad TSE/BSE

Certificado PROFIBUS

Interfaz PROFIBUS

El equipo de medición está certificado y registrado por la PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V./PROFIBUS User Organization). El sistema de medición cumple todos los requisitos de las especificaciones siguientes:

- Certificado conforme a PA Perfil 3.02
- El equipo puede funcionar también con equipos certificados de otros fabricantes (interoperabilidad)

Directiva sobre equipos a presión

- Con la marca
 - a) PED/G1/x (x = categoría) o
 - b) PESR/G1/x (x = categoria)
 - en la placa de identificación del sensor, Endress+Hauser confirma que se cumplen los "Requisitos de seguridad esenciales"
 - a) especificados en el anexo I de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE o en el b) plan 2 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.° 1105.
- Los equipos que no cuentan con esta marca (sin PED ni PESR) se han diseñado y fabricado conforme a las buenas prácticas de la ingeniería. Cumplen los requisitos de a) art. 4 párr. 3 de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE o
 - b) parte 1, párr. 8 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.º 1105.
- El alcance de la aplicación se indica
- a) en los diagramas 6 a 9 del anexo II de la Directiva sobre equipos a presión $2014/68/\mathrm{UE}\ \mathrm{o}$
- b) plan 3, párr. 2 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.º 1105.

Normas y directrices externas

■ EN 60529

Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP)

■ IEC/EN 60068-2-6

Influencias ambientales: Procedimiento de ensayo. Prueba Fc: Vibración (sinusoidal).

■ IEC/EN 60068-2-31

Influencias ambientales: Procedimiento de ensayo. Prueba Ec: Golpes por manejo brusco, destinado principalmente a equipos.

■ EN 61010-1

Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio. Requisitos generales

■ EN 61326-1/-2-3

Equipos eléctricos para medición, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC)

■ NAMUR NE 21

Compatibilidad electromagnética (EMC) de equipos de control para procesos industriales y laboratorios

■ NAMUR NE 32

Retención de datos en caso de fallo de la alimentación en instrumentos de campo y de control con microprocesadores

■ NAMUR NE 43

Estandarización del nivel de señal para la información sobre averías de transmisores digitales con señal de salida analógica.

■ NAMUR NE 53

Software de equipos de campo y equipos de procesamiento de la señal con sistema electrónico digital

■ NAMUR NE 80

Aplicación de la "Directiva sobre equipos a presión" a equipos de control de procesos

■ NAMUR NE 105

Especificaciones para la integración de equipos en bus de campo en herramientas de ingeniería para equipos de campo

■ NAMUR NE 107

Automonitorización y diagnóstico de equipos de campo

■ NAMUR NE 131

Requisitos que deben cumplir los equipos de campo para aplicaciones estándar

■ NAMUR NE 132

Medidor de masa por efecto Coriolis

■ ETSI EN 300 328

Directrices para componentes de radio de 2,4 GHz.

■ EN 301489

Compatibilidad electromagnética y cuestiones sobre el espectro de radiofrecuencia (ERM).

16.13 Paquetes de aplicaciones

Hay diversos paquetes de aplicación disponibles con los que se amplía la capacidad funcional del equipo. Estos paquetes pueden requerirse para satisfacer determinados aspectos de seguridad o requisitos específicos de la aplicación.

Se puede realizar un pedido de paquetes de software con el instrumento o más tarde a Endress+Hauser. La información detallada sobre el código de producto en cuestión está disponible en su centro local Endress+Hauser o en la página de productos del sitio web de Endress+Hauser: www.endress.com.



Heartbeat Technology

Código de producto para "Paquete de aplicaciones", opción EB "Heartbeat Verification + Monitoring"

Heartbeat Verification

Cumple el requisito de verificación trazable conforme a la norma DIN ISO 9001:2008 capítulo 7.6 a) "Control de los instrumentos de monitorización y medición".

- Comprobación de funcionamiento en el estado instalado sin interrumpir el proceso.
- Trazabilidad de los resultados de la verificación previa solicitud, incluido un informe.
- Proceso sencillo de comprobación mediante configuración local u otras interfaces de configuración.
- Evaluación clara del punto de medición (apto/no apto) con elevada cobertura del ensayo dentro del marco de las especificaciones del fabricante.
- Ampliación de los intervalos de calibración conforme a la evaluación de riesgos del operador.

Monitorización Heartbeat

Suministra de manera continua datos característicos del principio de medición a un sistema externo de monitorización del estado de los equipos para fines de mantenimiento preventivo o análisis del proceso. Estos datos permiten al operador:

- Sacar conclusiones —usando estos datos y otra información— sobre el impacto que tienen los factores que influyen en el proceso (p. ej., corrosión, abrasión, adherencias, etc.) en el rendimiento de medición a lo largo del tiempo.
- Establecer el calendario de mantenimiento.
- Monitorizar la calidad del proceso o del producto, p. ej., bolsas de gas .



Para obtener más información, véase la documentación especial del equipo.

Medición de concentración

Código de pedido para "Paquete de aplicación", opción ED "Concentración"

Cálculo y salida de concentraciones de fluidos.

La densidad medida se convierte en la concentración de una sustancia de una mezcla binaria utilizando el paquete de aplicaciones "Concentración":

- Elección de fluidos predefinidos (p. ej.,varias soluciones de azúcar, ácidos, álcalis, sales, etanol, etc.).
- Unidades comunes o definidas por el usuario (Brix, Plato, en masa, en volumen, mol/l etc.) para aplicaciones estándar.
- Cálculo de la concentración a partir de tablas definidas por el usuario.

Los valores medidos se obtienen mediante las salidas digitales y analógicas del equipo.



Para obtener más información, véase la documentación especial del equipo.

Densidad especial

Código de pedido para "Paquete de aplicación", opción EE "Densidad especial"

Muchas aplicaciones utilizan la densidad como un valor medido clave para monitorizar la calidad o controlar los procesos. El instrumento de medición mide la densidad del fluido de forma estándar y pone este valor a disposición del sistema de control.

El paquete de aplicación "Densidad especial" proporciona una medición de densidad de alta precisión en un amplio rango de densidades y temperaturas, en particular para aplicaciones sometidas a condiciones de proceso variables.



Para obtener información detallada, véase el manual de instrucciones del equipo.

16.14 Accesorios



Visión general de los accesorios disponibles para efectuar pedidos $\rightarrow~\equiv~134$

16.15 Documentación suplementaria

- Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:
 - *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
 - *Endress+Hauser Operations App*: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

Documentación estándar

Manual de instrucciones abreviado

Manual de instrucciones abreviado para el sensor

Instrumento de medición	Código de la documentación
Proline Promass P	KA01286D

Manual de instrucciones abreviado del transmisor

Equipo de medición	Código de la documentación
Proline Promass 100	KA01333D

Información técnica

Equipo de medición	Código de la documentación
Proline Promass P 100	TI01036D

Descripción de parámetros del instrumento

Equipo de medición	Código de la documentación
Proline Promass 100	GP01034D

Documentación suplementaria dependiente del equipo

Instrucciones de seguridad

Contenido	Código de la documentación
ATEX/IECEx Ex i	XA00159D
ATEX/IECEx Ex nA	XA01029D
cCSAus IS	XA00160D
INMETRO Ex i	XA01219D
INMETRO Ex nA	XA01220D
NEPSI Ex i	XA01249D
NEPSI Ex nA	XA01262D

Documentación especial

Contenido	Código de la documentación
Información sobre la Directiva de equipos de presión	SD00142D
Medición de concentración	SD01152D
Heartbeat Technology	SD01153D
Servidor web	SD01821D

Instrucciones de instalación

Contenido	Nota
Instrucciones de instalación para juegos de piezas de repuesto y accesorios	 Acceda a la visión general de todos los juegos de piezas de repuesto disponibles a través del Device Viewer → 132 Accesorios disponibles para efectuar pedidos con instrucciones de instalación → 134

Índice alfabético

A	
Acceso para escritura	. 41
Acceso para lectura	. 41
Adaptación del comportamiento de diagnóstico	93
Aislamiento galvánico	140
Aislamiento térmico	21
Ajuste de la densidad	. 74
Ajustes	
Administración	78
Ajuste del sensor	. 73
Detección de tubería parcialmente llena	70
Elim. caudal residual	69
Entrada analógica	67
Nombre de etiqueta (TAG)	
Producto	
Reinicio del equipo	
Reinicio del totalizador	
Simulación	. 79
Totalizador	77
Unidades del sistema	62
Ajustes de parámetros	
Administración (Submenú)	
Ajuste (Menú)	
Ajuste avanzado (Submenú)	
Ajuste de densidad (Asistente)	
Ajuste de sensor (Submenú)	
Ajuste del punto cero (Submenú)	
Analog inputs (Submenú)	. 67
Caudal volumétrico corregido calculado	
(Submenú)	
Comunicación (Submenú)	
Detección tubo parcialmente lleno (Asistente)	
Diagnóstico (Menú)	
1 ' '	
Manejo del totalizador (Submenú)	
Measured variables (Submenú)	
Selección medio (Submenú)	
Servidor web (Submenú)	
Simulación (Submenú)	
Supresión de caudal residual (Asistente)	
Totalizador (Submenú)	
Totalizador 1 n (Submenú)	
Unidades de sistema (Submenú)	
Applicación	
Archivos descriptores del equipo	
Asignación de terminales	', JI
Ajuste de densidad	7/1
Definir código de acceso	
Detección tubo parcialmente lleno	
Supresión de caudal residual	
Aspectos básicos del diseño	. 03
Error de medición	145
Repetibilidad	145
Autorización de acceso a parámetros	נוג
Acceso para escritura	41
1100000 para obcitara	

Acceso para lectura 41
В
Bloqueo del equipo, estado 83
C
Cable de conexión
Caja del sensor
Calentamiento del sensor
Campo de aplicación
Riesgos residuales
Campo operativo de valores del caudal
Certificación PROFIBUS
Certificado de idoneidad TSE/BSE
Certificados
cGMP
Clase climática
Código de acceso
Entrada incorrecta
Código de pedido
Código de pedido ampliado
Transmisor
Código de producto
Código de producto ampliado
Sensor
Compatibilidad con el modelo previo 50
Compatibilidad electromagnética
Compatibilidad farmacéutica 155
Compatibilidad higiénica
Compensación de potencial
Componentes del equipo
Comprobaciones tras la conexión 61
Comprobaciones tras la conexión (lista de
comprobaciones)
Comprobaciones tras la instalación 61
Comprobaciones tras la instalación (lista de
comprobaciones)
Condiciones ambientales
Resistencia a descargas y vibraciones 146
Temperatura de almacenamiento 146
Condiciones de almacenamiento
Condiciones de funcionamiento de referencia 142
Conexión
ver Conexión eléctrica
Conexión del instrumento de medición
Conexión eléctrica
Grado de protección
Instrumento de medición
Servidor web
Software de configuración Modianto interfaz de convicio (CDL-PI/15) 47 153
Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45) . 47, 153 Conexionado eléctrico
Herramientas de configuración
Mediante red PROFIBUS DP 47, 152
Coneviones a proceso 151

Configuración a distancia	Finalidad del documento 6
Consumo de corriente	Firmware
Consumo de potencia	Fecha de lanzamiento 50
D.	Versión
D	Funcionamiento seguro
Datos sobre la versión del equipo 50	Funciones
Datos técnicos, visión general	ver Parámetros
Declaración de conformidad	Fusible del equipo
Definición del código de acceso 81	• •
Deshabilitación de la protección contra escritura 80	G
Device Viewer	Girar el módulo indicador 26
DeviceCare	Grado de protección
Fichero descriptor del dispositivo 50	,
Devolución	H
Dirección del caudal	Habilitación de la protección contra escritura 80
Directiva sobre equipos a presión	Herramienta
Diseño	Transporte
Equipo de medición	Herramientas
Menú de configuración	Conexionado eléctrico
3	Para el montaje
Diseño del sistema	Herramientas de conexión
Sistema de medición	
ver Diseño del instrumento de medición	Herramientas para el montaje
Documento	Historial del firmware
Finalidad 6	Homologación 3-A
Símbolos 6	Homologación Ex
г.	Homologaciones
E	T
Ejecución del ajuste de la densidad	I
Eliminación	ID de tipo de equipo
Eliminación del embalaje	ID del fabricante
Entrada de cable	Identificación del instrumento de medición
Grado de protección	Idiomas, opciones para operación
Entradas de cable	Indicación
Datos técnicos	Evento de diagnóstico actual 124
Equipo de medición	Evento de diagnóstico anterior
Diseño	Indicador local
Eliminación	ver Indicador operativo
Montaje del sensor	Indicador operativo
Preparación para la conexión eléctrica 30	Influencia
Retirada	Presión del producto
Equipos de medición y ensayo	Temperatura del producto
Error de medición máximo	Información de diagnóstico
Establecimiento del idioma de configuración 61	DeviceCare
	Diseño, descripción
Estructura de bloques del FOUNDATION Fieldbus 52	FieldCare
F	LED
Fallo de alimentación	Medidas correctivas
FDA	
	Navegador de internet
Fecha de fabricación	Visión general
Fichero maestro del equipo	Información sobre este documento 6
GSD	Inspección
Ficheros de descripción del equipo 50	Conexión
FieldCare	Instalación
Establecimiento de una conexión 48	Mercancía recibida
Fichero descriptor del dispositivo 50	Instalación
Funcionamiento	Instrucciones de conexión especiales
Interfaz de usuario	Instrucciones especiales para el montaje
Filosofía de funcionamiento	Compatibilidad sanitaria
Filtrar el libro de registro de eventos	

Instrumento de medición	Salida analógica
Configuración	Salida digital
Conversión	Totalizador
Preparación para el montaje 25	SETTOT_MODETOT_TOTAL57
Reparaciones	SETTOT_ TOTAL
Integración en el sistema 50	TOTAL
Interruptor de protección contra escritura 81	Módulo de electrónica E/S 12, 31
	Módulo de entrada analógica
L	Módulo de entrada discreta
Lanzamiento del software 50	Módulo de salida analógica
Lectura de valores medidos 83	Módulo de salida discreta
Libro de registro de eventos	Módulo EMPTY MODULE
Límite caudal	Módulo principal de electrónica
Limpieza	Módulo SETTOT_MODETOT_TOTAL 57
Limpieza CIP	Módulo SETTOT_TOTAL
Limpieza externa	Módulo TOTAL
Limpieza interna	
Limpieza SIP	N
Limpieza CIP	Netilion
Limpieza externa	Nombre del equipo
Limpieza interna	Sensor
Limpieza SIP	Transmisor
Lista de comprobaciones	Normas y directrices
Comprobaciones tras la conexión	Número de serie
Comprobaciones tras la instalación 26	,
Lista de diagnósticos	0
Lista de eventos	Opciones de configuración
Localización y resolución de fallos	Orientación (vertical, horizontal) 20
Aspectos generales	
g	P
M	Paquetes de aplicaciones
Manejo	Parámetros de configuración
Marca CE	Adaptar el instrumento de medición a las
Marca UKCA	condiciones de proceso
Marcado RCM	Idioma de configuración 61
Marcas registradas	Interfaz de comunicaciones 66
Materiales	Pérdida de carga
Medidas de instalación	Personal de servicios de Endress+Hauser
Medidas de montaje	Reparaciones
ver Medidas de instalación	Peso
Mensajes de error	Transporte (observaciones)
ver Mensajes de diagnóstico	Unidades del Sistema Internacional (SI) 149
Menú	Unidades EUA
Ajuste	Pieza de repuesto
Diagnóstico	Piezas de repuesto
Operación	Placa de identificación
Menú de configuración	Sensor
Diseño	Transmisor
Menús, submenús	Precisión en la medición
Submenús y roles de usuario	Preparación de las conexiones
Menús	Preparativos del montaje
Para ajustes específicos	Presión del producto
Para la configuración del instrumento de medición 61	Influencia
Microinterruptor	Presión estática
•	Principio de medición
ver Interruptor de protección contra escritura Módulo	Protección contra escritura
	Mediante código de acceso 80
Entrada analógica	Mediante coulgo de acceso
Elitiatia (IIIIIIal	
MODULO VACÍO	escritura

Protección contra escritura por hardware 81	Para comportamiento de diagnóstico 40
Protección de los ajustes de los parámetros 80	Para comunicaciones 40
Puesta en marcha 61	Para el número del canal de medición 40
Ajustes avanzados	Para la señal de estado 40
Configuración del instrumento de medición 61	Para variable medida 40
Punto de instalación	Sistema de medición
D.	Submenú
R	Administración
Rango de medición	Ajuste avanzado
Para líquidos	Ajuste de sensor
Rango de medida, recomendado 148	Ajuste del punto cero
Rango de temperatura	Analog inputs 67
Temperatura de almacenamiento	Caudal volumétrico corregido calculado 72
Rango de temperaturas	Comunicación
Temperatura del producto	Información del dispositivo
Rango de temperaturas de almacenamiento 146	Lista de eventos
Rangos de presión/temperatura	Manejo del totalizador 86
Recalibración	Measured variables 83
Recambio	Selección medio 65
Componentes del instrumento	Servidor web
Recepción de material	Simulación
Regulación sobre materiales en contacto con los	Totalizador
alimentos	Totalizador 1 n
Reparación	Unidades de sistema
Notas	Valor medido
Reparación de un equipo	Variables de proceso
Reparación del equipo	Variables de proceso calculadas
Repetibilidad	Visión general
Requisitos de montaje	Supresión de caudal residual
Aislamiento térmico	T
Calentamiento del sensor	
Medidas de instalación	Temperatura del producto
Orientación	Temperatura del producto Influencia
Presión estática	Tensión de alimentación
Tramos rectos de entrada y salida	Terminales
Tubería descendente	Tiempo de respuesta
Vibraciones	Totalizador
Requisitos para el personal	Configuración
Resistencia a descarqas y vibraciones	Reinicio
Revisión del equipo	Trabajos de mantenimiento
Roles de usuario	Tramos rectos de entrada
Rugosidad superficial	Tramos rectos de chirada
Rugosiaua superiidia	Transmisión cíclica de datos
S	Transmisor
Seguridad	Conexión de los cables de señal
Seguridad del producto	Girar el módulo indicador
Seguridad en el lugar de trabajo 10	Transporte del equipo de medición
Sensor	Tubería descendente
Instalación	Tabella descendence
Sentido de flujo	U
Señal de salida	Uso del equipo de medición
Señal en alarma	Casos límite
Señales de estado	Uso incorrecto
Servicios de Endress+Hauser	Uso del instrumento de medición
Mantenimiento	ver Uso previsto
Símbolos	Uso previsto
En el campo para estado del indicador local 40	USP Clase VI
Para bloquear	

V

Valores de indicación
En estado de bloqueo 83
Variables de entrada
Variables de proceso
Calculadas
Medidas
Variables de salida
Variables medidas
ver Variables de proceso
Verificación EHEDG
Vibraciones
W
www. W@M Device Viewer
wein Device viewer 13
Z
Zona de visualización
Para indicador operativo 40
Zona de visualización del estado
Para pantalla de operaciones de configuración 40



www.addresses.endress.com