取扱説明書 Memosens ISFET センサ CPS47E、CPS77E、CPS97E

pH 測定 Memosens 2.0 テクノロジーを搭載したセンサ







1 本説明書について

1.1 安全情報

情報の構造	意味
▲ 危険 原因 (/結果) 達反した場合の結果 (該当する場合) ▶ 修正方法	危険な状況を警告するシンボルです。 この状況を回避できない場合、致命傷または重傷を 負います 。
▲ 警告 原因 (/結果) 違反した場合の結果 (該当する場合) ▶ 修正方法	危険な状況を警告するシンボルです。 この状況を回避できなかった場合、重傷または致命傷を負う 可能性があり ます。
▲ 注意 原因 (/結果) 違反した場合の結果 (該当する場合) ▶ 修正方法	危険な状況を警告するシンボルです。 この状況を回避できなかった場合、軽傷または中程度の傷害を負う可能性 があります。
注記 原因 / 状況 違反した場合の結果 (該当する場合) ▶ アクション/注記	器物を損傷する可能性がある状況を警告するシンボルです。

1.2 シンボル

追加情報、ヒント

✓ 許可/ 推奨

禁止または非推奨機器の資料参照ページ参照図参照

■ 個々のステップの結果

1.2.1 機器のシンボル

△-□ 機器の資料参照

図 このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために製造者へご返送ください。

1.3 関連資料

本取扱説明書を補足する以下の説明書は、インターネットの製品ページに掲載されています。

- 関連するセンサの技術仕様書
- 使用する変換器の取扱説明書

危険場所で使用するセンサの場合、この取扱説明書に加えて「危険場所で使用する電気機器に関する安全上の注意事項」(XA) も付属します。

- ▶ センサを危険場所で使用する場合は、以下の関連資料の指示に従ってください。
- サニタリアプリケーション用の個別説明書、SD02751C
- 危険場所で使用する電気機器に関する安全上の注意事項、Memosens ISFET pH センサ:ATEX/IECEx 認証用:XA02692C
- 危険場所で使用する電気機器に関する安全上の注意事項、Memosens ISFET pH センサ: CSA C/US 認証用: XA02689C
- 危険場所で使用する電気機器に関する安全上の注意事項、Memosens ISFET pH センサ: INMETRO 認証用: XA02688C
- **値** 危険場所で使用する電気機器に関する安全上の注意事項、Memosens ISFET pH センサ: NEPSI 防爆認定用: XA02691C
- 危険場所で使用する電気機器に関する安全上の注意事項、Memosens ISFET pH センサ: UKCA 認証用: XA02647C

2 安全上の基本注意事項

2.1 作業員の要件

- 計測システムの据付け、試運転、運転、およびメンテナンスは、特別な訓練を受けた技術者のみが行うようにしてください。
- 技術者は特定の作業を実施する許可をプラント管理者から受けなければなりません。
- 電気接続は電気技師のみが行えます。
- 技術者はこれらの取扱説明書を読んで理解し、その内容に従う必要があります。
- 測定点のエラーは、特別な訓練を受け、許可された作業員が修理を行ってください。
- **主** 支給された取扱説明書に記載されていない修理はメーカーまたは契約サービス会社 のみが行えます。

2.2 指定用途

センサは、液体の pH 値の連続測定用に設計されています。

運 推奨アプリケーションの一覧については、関連するセンサの技術仕様書を参照してく ださい。

指定の用途以外で使用することは、作業員や計測システムの安全性を損なう恐れがあります。したがって、他の用途で使用することは容認されません。

不適切なあるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

2.3 労働安全

ユーザーは以下の安全条件を順守する責任があります。

- 設置ガイドライン
- 現地規格および規制
- 防爆規制

2.4 操作上の安全性

全測定点の設定を実施する前に:

- 1. すべて正しく接続されているか確認してください。
- 2. 電気ケーブルおよびホース接続に損傷が生じていないことを確かめてください。
- 3. 損傷した製品は操作しないでください。そして、意図せずに作動しないよう安全を 確保してください。
- 4. 損傷のある製品にはその旨を明記したラベルを掲示してください。

操作中:

▶ 不具合を解消できない場合は、 製品を停止させ、意図せずに作動しないよう安全を確保してください。

2.5 製品の安全性

2.5.1 最先端技術

本機器は最新の安全要件に適合するよう設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されています。関連法規および国際規格に準拠します。

3 受入検査および製品識別表示

3.1 受入検査

- 1. 梱包が破損していないことを確認してください。
 - □ 梱包が破損している場合は、サプライヤに通知してください。 問題が解決されるまで破損した梱包を保管してください。
- 2. 内容物が破損していないことを確認してください。
 - ・ 納品物が破損している場合は、サプライヤに通知してください。 問題が解決されるまで破損した製品を保管してください。
- 3. すべての納入品目が揃っており、欠品がないことを確認してください。
 - → 発送書類と注文内容を比較してください。

- 4. 保管および輸送用に、衝撃や湿気から確実に保護できるように製品を梱包してください。
 - 歩 弊社出荷時の梱包材が最適です。 許容周囲条件を必ず遵守してください。

ご不明な点がありましたら、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

3.2 製品識別表示

3.2.1 銘板

銘板には機器に関する以下の情報が記載されています。

- 製造者識別
- 拡張オーダーコード
- シリアル番号
- 安全情報と警告
- 認証情報
- ▶ 銘板の情報とご注文内容を照合してください。

3.2.2 製品の識別

オーダーコードの解説

製品のオーダーコードとシリアル番号は以下の位置に表示されています。

- 銘板上
- 出荷書類

製品情報の取得

- 1. www.endress.com に移動します。
- 2. ページ検索 (虫眼鏡シンボル): 有効なシリアル番号を入力します。
- 3. 検索します (虫眼鏡)。
 - ⇒ 製品構成がポップアップウィンドウに表示されます。
- 4. 製品概要をクリックします。
 - ⇒ 新しい画面が開きます。ここに、製品関連資料を含む、機器に関連する情報を入力します。

3.2.3 製造者所在地

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 70839 Gerlingen Germany

3.3 保管および輸送

すべてのセンサは個別にテストされ、個別に梱包された状態で支給されます。センサには バヨネットロック式保湿キャップが装着されています。キャップには、センサの乾燥を防 ぐ特殊な液体が入っています。

- ▶ センサを保管するために保湿キャップを使用しない場合は、センサを KCl 溶液 (3 mol/l) または標準液に漬しておきます。
- ・ センサが乾燥しないようにしてください。乾燥すると、恒久的な測定エラーを引き起こすことがあります。

センサは 0~50 °C (32~122 °F) の乾燥した室内に保管してください。

注記

内部の標準液および電極の凍結

センサは -15 °C (5°F) 以下の温度では割れる恐れがあります。

▶ センサの輸送時は、適切な方法で凍結から保護されるよう梱包してください。

3.4 納入範囲

納入範囲は以下のとおりです。

- ご注文のバージョンのセンサ
- 取扱説明書
- 危険場所における安全上の注意事項 (防爆認定取得センサ用)
- ご注文の認証 (オプション) に関する補足シート

3.5 合格証と認証

本製品に対する最新の認証と認定は、www.endress.com の関連する製品ページから入手できます。

- **1.** フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
- 2. 製品ページを開きます。
- 3. 「ダウンロード」を選択します。

4 取付け

4.1 取付要件

- センサをねじ込む前に、ホルダのネジ、O リング、シール表面に汚れや損傷がなく、ネジがスムーズに回ることを確認してください。
- 使用するホルダの取扱説明書に記載された取付手順に注意してください。
- ▶ 3 Nm (2.21 lbf ft) のトルクでセンサを手で締め付けます (この仕様は Endress+Hauser 製ホルダに取り付ける場合にのみ適用されます)。


4.1.1 取付方向

注記

オープン液絡膜


ゲルがセンサ内部から漏出し、気泡が生成されて電気的接点が接触不良を起こす可能性があります。

- ▶ センサの取扱いには十分にご注意ください。
- ▶ センサを流れ方向に対して最適な角度に合わせてください。
- 1. センサの設置時には、測定物の流れ方向にご注意ください。
- 2. ISFET チップを、流れ方向に対して約 30~45°の角度になるように配置します(項目 2) → 図 2, ≧ 7。このために、回転センサヘッドを使用してください。





- 1 シリアル番号
- 2 銘板



センサ方向、3D ビュー

1 ISFET チップ

₽ 2


2 測定物の流れ方向

センサをホルダに取り付ける場合、センサの位置合わせのために、プラグインヘッドに刻 印されているシリアル番号をガイドとして使用できます → 図 1. 圖 7。刻印は常に ISFET チップおよび銘板と同じ面にあります (z-v 方向)。

ISFET センサは研磨性のある測定物用には設計されていません。

- ▶ センサをこのようなアプリケーションで使用する場合、チップが直接流れに当たらない ようにしてください。
 - ▶ ただし、表示される pH 値が安定しなくなります。

ISFET センサは液体内部管を持たないため、どんな位置にも設置が可能です。ただし、上 下逆向きに設置した場合、リファレンスシステム内の気泡によって測定物と液絡膜または リファレンス間の電気的接触が妨げられる可能性を排除できません。



Δ0030407

₩ 3 設置角度

A 推奨

許可。基本条件に注意 → 월8

基本条件:センサは気泡がない状態で工場から出荷されます。ただし、タンクを空にする 場合などに、真空ポンプを使用した場合に気泡が発生します。

- 1. 特に、上下逆さに設置する場合は KCl 供給容器の接続時に気泡が存在していないこと を確認してください。
- 2. 設置されたセンサを最大6時間乾燥状態のままにします(逆さ設置にも適用)。


4.2 設置状況の確認

次のすべてのチェック項目が確実に施工されていることを必ず確認した上で、センサを作動させてください。

- センサとケーブルに損傷がないか?
- 取付方向は正しいか?

5 電気接続

5.1 センサの接続



A0024019

■ 4 測定用ケーブル CYK10 または CYK20

▶ Memosens 測定用ケーブル (例: CYK10 または CYK20) をセンサに接続します。




6 設定

6.1 準備

センサの設定を行う前に、バイヨネットコネクタ付き保湿キャップを取り外します。

1.




A0041683

コネクタを開きます。

2. コネクタを上向きに押します。

3.




A0047391

ロックの下にあるラバーシールを、空隙ができるように少し押し上げます。

→ 保湿キャップは、逆圧を受けずに容易に取り外すことができます。

4.



A0047206

センサから保湿キャップをゆっくりと取り外します。

5. センサからラバーシールとコネクタを取り外します。

6.1.1 校正および調整

センサ校正またはセンサ点検を実施する頻度は、動作条件 (汚れ、化学的負荷) に応じて 異なります。

Memosens テクノロジ搭載の ISFET センサは、新品のセンサ交換時に校正する必要がありません。極めて高い精度の要件を満たさなければならない場合、またはセンサが3ヶ月以上保管されていた場合は、センサ交換時に校正を実施してください。

ISFET センサの場合、2点校正が必要です。これには Endress+Hauser 製の高品質標準液 (CPY20 など)を使用してください。


- 校正/測定を行うために、バイヨネットコネクタ付き保湿キャップを取り外します
 → 10。
- 2. 保湿キャップを使用せずにセンサを保管する場合は、センサを KCl 溶液 (3 mol/l) または標準液に浸漬させた状態で保管してください。
- 3. センサの保管には蒸留水を使用しないでください。
- 4. 乾燥状態で保管された ISFET センサは、使用する前に最低 30 時間以上、水に浸漬させる必要があります。


計測システムの電源を入れると、閉ループが形成されます。この間 (少なくとも 15 分) に、測定値は実際の値に合わせて調整されます。


この設定動作は毎回行われ、pH 感受性半導体とリファレンスリード間の液体膜は阻害されます。設定時間は阻害時間に応じて異なります。














- 1. センサを規定の標準液 (例: pH7) に浸漬させます。
- 2. 変換器を操作して校正を実施します。

- (a) pH センサおよび手動の温度補償の場合、測定温度を設定します。自動温度補償 (ATC) をオンにすると、このステップは省略されます。
- (b) 標準液の pH 値を入力します。
- (c) 校正を開始します。
- (d) 安定条件に達すると値が承認されます。
- 3. 蒸留水を使用してセンサを洗い流します。センサを乾燥させたりこすって乾かしたりしないでください。
- 4. センサを第2標準液 (例:pH4) に浸漬させます。
- 5. 変換器を操作して校正を実施します。
- (a) 第2標準液の pH 値を入力します。
- (b) 校正を開始します。
- (c) 安定条件に達すると値が承認されます。

機器で動作点とスロープが算出され、値が表示されます。調整値が承認されると、機器は 新しいセンサに合わせて調整されます。

6. 蒸留水を使用してセンサを洗い流します。

7 メンテナンス

7.1 メンテナンス作業

7.1.1 センサの洗浄

▲ 警告

鉱酸

苛性やけどにより死亡または重傷を負う危険があります。

- ▶ 目を保護するために、保護メガネを着用してください。
- ▶ 保護手袋および適切な防護服を着用してください。
- ▶ 絶対に目、口、皮膚に接触しないようにしてください。

▲ 警告

チオカルバミド

飲み込むと有害です。発がん性が疑われます。胎児に対して有害となる可能性があります。環境に長期的影響を及ぼす危険があります。

- ▶ 保護メガネ、保護手袋および適切な防護服を着用してください。
- ▶ 絶対に目、口、皮膚に接触しないようにしてください。
- ▶ 産業廃棄物として処理してください。

注記

加圧水はシールを損傷させる危険性があります。

▶ 加圧水を直接チップに当てないでください。

8 修理

8.1 一般的注意事項

以下に修理と改造に関するコンセプトを示します。

- 本製品はモジュール設計です。
- スペアパーツはキットに分類され、キット指示書が付属します。
- 弊社の純正スペアパーツのみを使用してください。
- 修理は、弊社サービスセンターまたは適切な訓練を受けたユーザーが行います。
- 認証を取得した機器は、弊社サービスセンターまたは工場でのみ別の認証取得機器に交換できます。
- 適用される規格、各国の規定、防爆資料 (XA)、認証を遵守してください。
- 1. キット指示書に従って修理してください。
- 2. 修理および改造の内容を文書化し、ライフサイクル管理ツール (W@M) に入力してください。

8.2 スペアパーツ

現在入手可能な機器のスペアパーツについては、以下のウェブサイトでご確認ください。 https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder

▶ スペアパーツをご注文の場合は、機器のシリアル番号を指定してください。

8.3 返却

機器の修理または工場校正が必要な場合、あるいは、誤った機器が注文または納入された場合は、本機器を返却する必要があります。Endress+Hauser は ISO 認定企業として法規制に基づき、測定物と接触した返却製品に対して所定の手順を実行する義務を負います。

迅速、安全、適切な機器返却を保証するため:

▶ 手順および一般契約条件に関する情報については、ウェブサイト www.endress.com/support/return-material を参照してください。

8.4 廃棄

機器には電子部品が含まれます。製品は電子部品廃棄物として処分する必要があります。

▶ 廃棄にあたっては地域の法規・法令に従ってください。



電子・電気機器廃棄物 (WEEE) に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製 品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しな い一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するた めに製造者へご返送ください。





www.addresses.endress.com