
Services

Betriebsanleitung **Micropilot FMR10B**

Freistrahlendes Radar







- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist
- Gefährdung für Personen oder die Anlage vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen

Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt die Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

Micropilot FMR10B Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument	5	8	Inbetriebnahme	21
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Dokumentfunktion	5 6 6 7 7	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	Vorbereitungen	21 22 22 22 25 26
2.1	J	7		3	
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	7	9	Betrieb	26
2.3 2.4	Arbeitssicherheit	8	9.1	Status der Geräteverriegelung ablesen	26
2.5	Produktsicherheit	8	9.2	Messwerte ablesen	26
2.6	IT-Sicherheit	9	9.3	Gerät an Prozessbedingungen anpassen	27
2.7	Gerätespezifische IT-Sicherheit	9	10	Diagnose und Störungsbehebung	27
3	Produktbeschreibung	9	10.1	Allgemeine Störungsbehebungen	27
3.1	Produktaufbau		10.2	Diagnoseinformation via LED-Anzeige	
			10.3 10.4	Diagnoseereignis im Bedientool Diagnoseinformationen anpassen	29 29
4	Warenannahme und Produktidenti-		10.4	Anstehende Diagnosemeldungen	
	fizierung 1	.0	10.6	Diagnoseliste	30
4.1	Warenannahme	10	10.7	Ereignislogbuch	
4.2	Produktidentifizierung	10	10.8 10.9	Gerät zurücksetzen	
4.3	Lagerung und Transport 1	11		Firmware-Historie	
Е	Montogo	,			
5	Montage 1		11	Wartung	35
5.1	Montagehinweise		11.1	Außenreinigung	35
5.2 5.3	Montageort		11.2	Dichtungen	35
5.4	Vertikale Ausrichtung der Antennenachse 1				
5.5	Optimierungsmöglichkeiten		12	Reparatur	35
5.6	Gerät montieren		12.1	Allgemeine Hinweise	35
5.7	Montagekontrolle	16	12.2	Rücksendung	
_	Elabertada en Assaulabara	,	12.3	Entsorgung	36
6		7	13	Zubehör	36
6.1 6.2		17 18		Wetterschutzhaube für Gerät mit Kabelein-	70
6.3		18	13.1	führung von oben	36
			13.2	Befestigungsmutter G 1½"	
7	Bedienungsmöglichkeiten 1	.8	13.3	Befestigungsmutter G 2"	37
7.1		18	13.4	Adapter Uni G 1½">G 2"	
7.2	Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-		13.5	Adapter Uni MNPT 1½">MNPT 2"	38
		18	13.6 13.7	Überflutungsschutzhülse 40 mm (1,5 in) Montagebügel ausrichtbar, Wand/Seil/	38
7.3	Bedienung über Bluetooth® wireless techno-		13.7	Decke, 75 mm	39
7 /	logy		13.8	Montagebügel ausrichtbar, Wand, 200 mm	40
7.4 7.5	LED-Anzeige		13.9	Montagewinkel für Wandmontage	
,	Zagrini dai Dediciniicita via Dedicintooi 2			Ausleger schwenkbar	
				Schwenkbare Montagehalterung	
			15.14	Ausrichtvorrichtung FAU40	48

Inhaltsverzeichnis Micropilot FMR10B

13.13	UNI-Flansch 2"/DN50/50, PP	50
13.14	UNI Flansch 3"/DN80/80, PP	51
13.15	UNI Flansch 4"/DN100/100,PP	52
13.16	Verstellbare Flanschdichtung	53
	DeviceCare SFE100	54
13.18	Device Viewer	54
13.19	RN22	54
13.20	RN42	54
13.21	Field Xpert SMT70	54
13.22	Field Xpert SMT77	54
13.23	SmartBlue-App	54
14	Technische Daten	55
14.1	Eingang	55
14.2	Ausgang	58
14.3	Umgebung	60
14.4	Prozess	62
14.5	Weitere technische Daten	63
Stich	wortverzeichnis	64

Micropilot FMR10B Hinweise zum Dokument

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

1.2 Symbole

1.2.1 Warnhinweissymbole

▲ GEFAHR

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.

WARNUNG

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.

▲ VORSICHT

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.

HINWEIS

Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

1.2.2 Kommunikationsspezifische Symbole

Bluetooth®: 8

Datenübertragung zwischen Geräten über kurze Distanz via Funktechnik.

1.2.3 Symbole für Informationstypen

Erlaubt: 🗸

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.

Verboten: 🔀

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.

Hinweise zum Dokument Micropilot FMR10B

Zusätzliche Informationen: 🚹

Verweis auf Dokumentation: 📵

Verweis auf Seite:

Handlungsschritte: 1., 2., 3.

Ergebnis eines Handlungsschritts: ∟▶

1.2.4 Symbole in Grafiken

Positionsnummern: 1, 2, 3 ...

Handlungsschritte: 1., 2., 3.

Ansichten: A, B, C, ...

1.3 Abkürzungsverzeichnis

PN

Nenndruck

MMA

Maximaler Betriebsdruck (Maximum working pressure) Der MWP wird auf dem Typenschild angegeben.

ToF

Time of Flight - Laufzeitmessverfahren

DTM

Device Type Manager

$\varepsilon_{\rm r}$ (DK-Wert)

Relative Dielektrizitätskonstante

Bedientool

Der verwendete Begriff Bedientool wird an Stelle folgender Bediensoftware verwendet:

- FieldCare / DeviceCare, zur Bedienung über HART Kommunikation und PC
- SmartBlue-App, zur Bedienung mit Smartphone oder Tablet für Android oder iOS

SPS

Speicherprogrammierbare Steuerung

1.4 Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
- Endress+Hauser Operations App: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen

1.5 Eingetragene Marken

Apple[®]

Apple, das Apple Logo, iPhone und iPod touch sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Android®

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Bluetooth®

Die *Bluetooth*®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG. Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch Endress+Hauser erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- ► Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- ▶ Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- ▶ Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- ▶ Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- ► Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- ► Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert.
- ► Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist für die kontinuierliche, berührungslose Füllstandmessung von Flüssigkeiten, Pasten, Schlämmen und Schüttgütern bestimmt. Mit einer Arbeitsfrequenz von ca. 80 GHz und einer maximalen abgestrahlten Peakleistung von <1,5 mW sowie einer mittleren Ausgangsleistung von <70 μ W ist die freie Verwendung auch außerhalb von geschlossenen metallischen Behältern gestattet (zum Beispiel über Becken oder offenen Kanälen). Der Betrieb ist für Mensch und Tier völlig gefahrlos.

Unter Einhaltung der in den "Technischen Daten" angegebenen Grenzwerte und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen darf das Messgerät nur für folgende Messungen eingesetzt werden:

- ▶ Gemessene Prozessgrößen: Füllstand, Distanz, Signalstärke
- ► Berechenbare Prozessgrößen: Volumen oder Masse in beliebig geformten Behältern; Durchfluss an Messwehren oder Gerinnen (aus dem Füllstand durch Linearisierung berechnet)

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- ► Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- ▶ Grenzwerte in "Technischen Daten" einhalten.

Fehlgebrauch

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

Mechanische Beschädigung vermeiden:

► Geräteoberflächen nicht mit spitzen oder harten Gegenständen bearbeiten oder reinigen.

Klärung bei Grenzfällen:

▶ Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung.

Restrisiken

Das Elektronikgehäuse und die darin eingebauten Baugruppen wie Anzeigemodul, Hauptelektronikmodul und I/O-Elektronikmodul können sich im Betrieb durch Wärmeeintrag aus dem Prozess sowie durch die Verlustleistung der Elektronik auf bis zu 80 °C (176 °F) erwärmen. Der Sensor kann im Betrieb eine Temperatur nahe der Messstofftemperatur annehmen.

Mögliche Verbrennungsgefahr bei Berührung von Oberflächen!

► Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

- ▶ Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationalen Vorschriften tragen.
- ▶ Vor dem Anschließen des Geräts die Versorgungsspannung ausschalten.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- ▶ Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ▶ Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Hersteller halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

▶ Nur Original-Zubehör verwenden.

Zulassungsrelevanter Bereich

Um eine Gefährdung für Personen oder für die Anlage beim Geräteeinsatz im zulassungsrelevanten Bereich auszuschließen (z. B. Explosionsschutz, Druckgerätesicherheit):

- ► Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann.
- ▶ Die Vorgaben in der separaten Zusatzdokumentation beachten, die ein fester Bestandteil dieser Anleitung ist.

2.5 Produktsicherheit

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Micropilot FMR10B Produktbeschreibung

Das Gerät erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EU-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EU-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt Endress+Hauser diesen Sachverhalt.

2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Produkt gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Produkt verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Produkt und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

2.7 Gerätespezifische IT-Sicherheit

Um die betreiberseitigen Schutzmaßnahmen zu unterstützen, bietet das Gerät spezifische Funktionen. Diese Funktionen sind durch den Anwender konfigurierbar und gewährleisten bei korrekter Nutzung eine erhöhte Sicherheit im Betrieb. Mit einem Freigabecode kann die Benutzerrolle geändert werden (gilt für Bedienung über Bluetooth®).


2.7.1 Zugriff via Bluetooth® wireless technology

Sichere Signalübertragung per Bluetooth® wireless technology erfolgt nach einem vom Fraunhofer-Institut getesteten Verschlüsselungsverfahren.

- Ohne die SmartBlue-App ist das Gerät per Bluetooth® wireless technology nicht sichtbar.
- Es wird nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen dem Gerät und einem Smartphone oder Tablet aufgebaut.
- Die Bluetooth® wireless technology Schnittstelle kann über SmartBlue oder Bedientool via digitale Kommunikation deaktiviert werden.

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktaufbau




- 1 Überblick der Werkstoffe; 40 mm (1,5 in) Antenne, Kabeleinführung Gewinde
- 1 Prozessanschluss Antennenende; PVDF
- 2 Dichtung EPDM (bei Gewinde G 1½")
- 3 Designing PBT/PC
- 4 Sensorgehäuse PBT/PC
- 5 Dichtung EPDM
- 6 Prozessanschluss Kabeleinführung; PBT/PC

7 Gegenmutter; PA6.6

4 Warenannahme und Produktidentifizierung

4.1 Warenannahme



Bei Warenannahme prüfen:

- Bestellcode auf Lieferschein (1) mit Bestellcode auf Produktaufkleber (2) identisch?
- Ware unbeschädigt?
- Entsprechen die Daten auf dem Typenschild den Bestellangaben und dem Lieferschein?
- Sind die Dokumentationen vorhanden?
- Falls erforderlich (siehe Typenschild): Sind die Sicherheitshinweise (XA) vorhanden?

Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft: Vertriebsstelle des Herstellers kontaktieren.

4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Geräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in *Device Viewer* eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Gerät werden angezeigt.

4.2.1 Typenschild

Auf dem Typenschild werden die gesetzlich geforderten und geräterelevanten Informationen abgebildet, zum Beispiel:

- Herstelleridentifikation
- Bestellnummer, erweiterter Bestellcode, Seriennummer
- Technische Daten, Schutzart
- Firmware-Version, Hardware-Version
- Zulassungsrelevante Angaben, Verweis auf Sicherheitshinweise (XA)
- DataMatrix-Code (Informationen zum Gerät)

Die Angaben auf dem Typenschild mit der Bestellung vergleichen.

4.2.2 Herstelleradresse

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Deutschland Herstellungsort: Siehe Typenschild.

Micropilot FMR10B Montage

4.3 Lagerung und Transport

4.3.1 Lagerbedingungen

- Originalverpackung verwenden
- Gerät unter trockenen, sauberen Bedingungen lagern und vor Schäden durch Stöße schützen

Lagerungstemperatur

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

4.3.2 Produkt zur Messstelle transportieren

A WARNUNG

Falscher Transport!

Gehäuse oder Sensor kann beschädigt werden oder abreißen, Verletzungsgefahr!


► Gerät in Originalverpackung oder am Prozessanschluss zur Messstelle transportieren.

5 Montage

5.1 Montagehinweise

- Bei der Installation ist es wichtig zu beachten, dass das verwendete Dichtelement eine Dauerbetriebstemperatur aufweist, die der maximalen Temperatur des Prozesses entspricht.
- Geräte sind für den Einsatz in nassen Umgebungen geeignet gemäß IEC/EN 61010-1
- Gehäuse vor Schlageinwirkung schützen

5.2 Montageort




A0055811

- 1 Verwendung einer Wetterschutzhaube; Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung oder Regen
- Mittige Montage, Interferenzen können zu falscher Signalauswertung führen

3 Montage nicht über dem Befüllstrom

Montage Micropilot FMR10B

5.3 Behältereinbauten



Einbauten (Grenzschalter, Temperatursensoren, Streben, Vakuumringe, Heizschlangen, Strömungsbrecher usw.) die sich innerhalb des Strahlenkegels befinden, vermeiden. Dazu den Abstrahlwinkel α beachten.

5.4 Vertikale Ausrichtung der Antennenachse

Antenne senkrecht auf die Produktoberfläche ausrichten.

Bei nicht senkrecht stehender Antenne kann die maximale Reichweite reduziert sein oder es können zusätzliche Störsignale auftreten.

5.5 Optimierungsmöglichkeiten


Störechoausblendung

Durch die elektronische Ausblendung von Störechos kann die Messung optimiert werden. Siehe dazu Parameter **Bestätigung Distanz**.

Micropilot FMR10B Montage

5.6 Gerät montieren

5.6.1 Montagearten



■ 2 Wand- oder Deckenmontage

A Wandmontage ausrichtbar


- B Eingeschraubt am Prozessanschluss Antennenende
- C Eingeschraubt am Prozessanschluss Kabeleinführung
- D Wandmontage mit Prozessanschluss Kabeleinführung
- E Seilmontage
- F Deckenmontage

Achtung!

- Die Sensorkabel sind nicht als Tragkabel ausgelegt, diese nicht zur Aufhängung verwenden.
- Bei Seilmontage ist das Seil vom Kunden bereitzustellen.
- Bei Freifeldanwendungen das Gerät zu jeder Zeit senkrecht ausgerichtet betreiben.

5.6.2 Einbauhinweise

Für eine optimale Messung sollte die Antenne aus dem Stutzen ragen. Die Stutzeninnenseite muss glatt sein und darf keine Kanten oder Schweißnähte enthalten. Wenn möglich sollte die Stutzenkante abgerundet sein.



■ 3 Stutzenmontage, 40 mm (1,5 in) Antenne

Die maximale Stutzenlänge L hängt vom Stutzendurchmesser D ab.

Micropilot FMR10B Montage

Grenzen für Durchmesser und Länge des Stutzens beachten.

40 mm (1,5 in) Antenne, Montage ausserhalb Stutzen

- D: min. 40 mm (1,5 in)
- L: max. (D 30 mm (1,2 in)) × 7,5


40 mm (1,5 in) Antenne, Montage innerhalb Stutzen

- D: min. 80 mm (3 in)
- L: max. 100 mm $(3,94 \text{ in}) + (D 30 \text{ mm } (1,2 \text{ in})) \times 7,5$

Wetterschutzhaube 5.6.3

Bei Einsatz im Freien wird die Verwendung einer Wetterschutzhaube empfohlen.

Die Wetterschutzhaube kann als Zubehör bestellt werden.




₩ 4 Wetterschutzhaube, Kabeleinführung von oben

Der Sensor wird durch die Wetterschutzhaube nicht komplett bedeckt.

5.6.4 Überflutungsschutzhülse

Die Überflutungsschutzhülse gewährleistet, selbst im Fall einer totalen Überflutung des Sensors die definierte Auswertung des maximalen Füllstands.

Die Überflutungsschutzhülse kann als Zubehör bestellt werden.



№ 5 Funktion Überflutungsschutzhülse

- Luftpolster 1
- O-Ring (EPDM) Abdichtung
- Max. Füllstand


Die Hülse wird direkt auf den Sensor aufgeschraubt und dichtet das System mittels O-Ring luftdicht ab. Im Überflutungsfall gewährleistet das in der Hülse entstehende Luftpolster

Micropilot FMR10B Montage

eine definierte Erkennung des maximalen Füllstands, welcher direkt am Ende der Hülse ansteht.

5.6.5 Einbau mit Montagebügel ausrichtbar

Der Montagebügel kann als Zubehör bestellt werden.




- 🛮 6 Einbau mit Montagebügel ausrichtbar
- A Montagebügel ausrichtbar für 40 mm (1,5 in) Antenne, Wandmontage
- B Montagebügel ausrichtbar für 40 mm (1,5 in) Antenne, Deckenmontage
- Es ist eine Wand- oder Deckenmontage möglich.
- Antenne mit dem Montagebügel senkrecht auf die Produktoberfläche ausrichten.

HINWEIS

Der Montagebügel ist mit dem Transmittergehäuse nicht leitend verbunden. Elektrostatische Aufladung möglich.

▶ Den Montagebügel in den örtlichen Potenzialausgleich einbeziehen.

Seilmontage



A005600

■ 7 Einbau mit Seilmontage

Montagebügel ausrichtbar für 40 mm (1,5 in) Antenne, Seilmontage

Antenne senkrecht auf die Produktoberfläche ausrichten.


Bei einer Seilmontage ist zu beachten, dass das Kabel nicht zum Aufhängen des Gerätes genutzt wird.

Die Verwendung eines separaten Seils ist erforderlich.

Montage Micropilot FMR10B

5.6.6 Montage mit Ausleger schwenkbar

Der Ausleger, Wandhalter und Montageständer kann als Zubehör bestellt werden.



■ 8 Montage Ausleger schwenkbar

- A Ausleger mit Wandhalter (Seitenansicht)
- B Ausleger mit Montageständer (Seitenansicht)
- C Ausleger schwenkbar z. B. um das Gerät auf die Mitte einer Messrinne auszurichten (Draufsicht)


HINWEIS

Der Montagebügel ist mit dem Transmittergehäuse nicht leitend verbunden. Elektrostatische Aufladung möglich.

▶ Den Montagebügel in den örtlichen Potenzialausgleich einbeziehen.

5.6.7 Montage mit schwenkbarer Montagehalterung

Die schwenkbare Montagehalterung kann als Zubehör bestellt werden.



Ausleger mit Wandhalter, schwenk- und verschiebbar (z. B. um das Gerät auf die Mitte einer Messrinne auszurichten)

HINWEIS

Der Montagebügel ist mit dem Transmittergehäuse nicht leitend verbunden. Elektrostatische Aufladung möglich.

▶ Den Montagebügel in den örtlichen Potenzialausgleich einbeziehen.

5.7 Montagekontrolle

- ☐ Sind Gerät und Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
- ☐ Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?
- ☐ Ist das Gerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung geschützt?

Micropilot FMR10B Elektrischer Anschluss

□ Ist das Gerät sachgerecht befestigt?
 □ Erfüllt das Gerät die Messstellenspezifikationen?
 Zum Beispiel:
 □ Prozesstemperatur
 □ Prozessdruck
 □ Umgebungstemperatur
 □ Messbereich


6 Elektrischer Anschluss

6.1 Gerät anschließen

6.1.1 Potenzialausgleich

Spezielle Maßnahmen für den Potenzialausgleich sind nicht erforderlich.

6.1.2 Kabelbelegung



🖪 10 🛮 Kabelbelegung, Kabeleinführung von oben

- 1 Plus, Aderfarbe braun
- 2 Minus, Aderfarbe blau

6.1.3 Versorgungsspannung

 $12 \dots 30 V_{DC}$ an einem Gleichstrom-Netzteil

Das Netzteil muss sicherheitstechnisch geprüft sein (z. B. PELV, SELV, Class 2) und den jeweiligen Protokollspezifikationen genügen.

Schutzschaltungen gegen Verpolung, HF-Einflüsse und Überspannungsspitzen sind eingebaut.

6.1.4 Leistungsaufnahme

Um die Gerätesicherheit gemäß Norm IEC/EN 61010 zu erfüllen, muss durch die Installation dafür gesorgt werden, dass der maximale Strom auf 500 mA begrenzt wird.

6.1.5 Kabelspezifikation

Ungeschirmtes Kabel, Aderquerschnitt 0,5 mm²

- UV- und Witterungsbeständigkeit nach ISO 4892-2
- Flammbeständigkeit nach IEC 60332-1-2

Das Gerät ist in der Kabellänge 10 m (32 ft) erhältlich.

Bedienungsmöglichkeiten Micropilot FMR10B

6.1.6 Überspannungsschutz

Das Gerät erfüllt die Produktnorm IEC/DIN EN 61326-1 (Tabelle 2 Industrieumgebung). Abhängig von der Art des Anschlusses (DC-Versorgung, Ein- Ausgangsleitung) werden nach IEC/DIN EN 61326-1 verschiedene Prüfpegel gegen transiente Überspannungen (IEC/DIN EN 61000-4-5 Surge) angewandt: Prüfpegel für DC-Versorgungsleitungen und IO-Leitungen: 1000 V Leitung gegen Erde.

Überspannungskategorie

Gemäß IEC/DIN EN 61010-1 ist das Gerät für den Einsatz in Netzen der Überspannungskategorie II vorgesehen.

6.2 Schutzart sicherstellen

Prüfung gemäß IEC 60529 Edition 2.2 2013-08/ DIN EN 60529:2014-09 und NEMA 250-2014:

- IP66, NEMA Type 4X
- IP68, NEMA Type 6P (24 h bei 1,83 m (6,00 ft) unter Wasser)

6.3 Anschlusskontrolle

Sind Gerät und Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
Erfüllt das verwendete Kabel die Anforderungen?
Ist das montierte Kabel von Zug entlastet?
Ist die Anschlussverschraubung sachgerecht montiert?
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?
Keine Verpolung, Anschlussbelegung korrekt?
Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Ist das Gerät betriebsbereit und leuchtet die ne Betriebszustand LED?

7 Bedienungsmöglichkeiten

7.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten

- Bedienung über Bluetooth®
- Bedienung über DeviceCare

7.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

Mit den Bedientools (DeviceCare, SmartBlue) steht das vollumfängliche Bedienmenü zur Verfügung, um komplexere Einstellungen am Gerät vorzunehmen.

Assistenten erleichtern die Inbetriebnahme der verschiedenen Anwendungen. Der Anwender wird durch die einzelnen Parametrierschritte geleitet.

Micropilot FMR10B Bedienungsmöglichkeiten

7.2.1 Übersicht über das Bedienmenü

Menü "Benutzerführung"

Im Hauptmenü Benutzerführung befinden sich die Funktionen, die dem Nutzer ermöglichen schnell grundsätzliche Aufgaben, z. B. die Inbetriebnahme auszuführen. In erster Linie sind dies geführte Assistenten und themenübergreifende Sonderfunktionen.

Menü "Diagnose"

Einstellungen und Informationen zur Diagnose sowie Hilfe zur Störungsbehebung.

Menü "Applikation"

Funktionen zur detaillierten Prozessanpassung, um das Gerät optimal in die Applikation einzubinden.

Menü "System"

Systemeinstellungen zu Gerätemanagement, Benutzerverwaltung oder Sicherheit.

7.2.2 Benutzerrollen und ihre Zugriffsrechte

Dieses Gerät unterstützt 2 Benutzerrollen: Instandhalter und Bediener

- Die Benutzerrolle Instandhalter (Auslieferungszustand) hat Lese-/Schreibzugriffsrechte.
- Die Benutzerrolle **Bediener** hat nur Lesezugriffsrechte.

Im Hauptmenü wird die aktuell verwendete Benutzerrolle angezeigt.

Mit der Benutzerrolle **Instandhalter** kann das Gerät umfänglich parametriert werden. Danach kann der Zugriff auf die Parametrierung durch Vergabe eines Passwortes gesperrt werden. Dieses Passwort dient als Freigabecode und schützt die Geräteparametrierung vor unerlaubtem Zugriff.

Durch die Sperrung wechselt die Benutzerrolle **Instandhalter** in die Benutzerrolle **Bediener**. Ein erneuter Zugriff auf die Parametrierung erfolgt durch Eingabe des Freigabecodes.

Bei Eingabe eines falschen Freigabecodes erhält der Anwender die Zugriffsrechte der Benutzerrolle **Bediener**.

Passwort vergeben, Benutzerrolle wechseln:

► Navigation: System → Benutzerverwaltung

7.3 Bedienung über Bluetooth® wireless technology


Voraussetzung:

Smartphone oder Tablet mit Endress+Hauser SmartBlue-App oder PC mit DeviceCare ab Version 1.07.07 oder FieldXpert SMT70/SMT77

Die Reichweite der Verbindung beträgt bis zu 25 m (82 ft). In Abhängigkeit von Umgebungsbedingungen wie z.B. Anbauten, Wände oder Decken, kann die Reichweite variieren.

Bedienungsmöglichkeiten Micropilot FMR10B

7.4 LED-Anzeige



LED-Anzeige am Gerät

Grüne LED Α

Rote LED

Funktionen:

- Anzeige des Betriebszustandes
 - Betrieb (grün)
 - Störung (rot)
- Anzeige einer aktiven Bluetooth-Verbindung (blinken)

7.5 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool

7.5.1 Bedientool anschließen

Der Zugriff via Bedientool ist über Bluetooth möglich.

DeviceCare

Funktionsumfang

Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten.



Zu Einzelheiten: Innovation-Broschüre INO1047S

FieldXpert SMT70, SMT77

Der Tablet PC Field Xpert SMT70 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobiles Plant Asset Management in explosions- (Ex-Zone 2) und nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Er eignet sich für das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal. Er verwaltet Endress+Hauser und 3rd-Party Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle und dokumentiert den Arbeitsfortschritt. Der SMT70 ist als Komplettlösung konzipiert. Mit einer vorinstallierten Treiberbibliothek, stellt er ein einfaches und touchfähiges "Werkzeug" dar. Damit lassen sich die Feldinstrumente während ihres gesamten Lebenszyklus verwalten.



Technische Information TI01342S

Der Tablet PC Field Xpert SMT77 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobiles Plant Asset Management in Ex-Zone-1-Bereichen.



Technische Information TI01418S

7.5.2 Bedienung über SmartBlue-App

Das Gerät kann via SmartBlue-App bedient und konfiguriert werden.

Micropilot FMR10B Inbetriebnahme

Voraussetzung für die Nutzung ist der Download der SmartBlue-App auf einem Mobilgerät

- Informationen zur Kompatibilität der SmartBlue-App mit Mobilgeräten: siehe Apple App Store (iOS-Geräte) oder Google Play Store (Android-Geräte)
- Fehlbedienung durch Unbefugte wird durch verschlüsselte Kommunikation und Passwortverschlüsselung verhindert
- Die Bluetooth®-Funktion kann nach der erstmaligen Geräteeinrichtung deaktiviert werden



■ 12 QR-Code zur kostenlosen Endress+Hauser SmartBlue-App

= 12 Qit douc but hobientoben Enaress Tituser Smartbace II

Download und Installation:

- 1. QR-Code scannen oder im Suchfeld des Apple App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) **SmartBlue** eingeben.
- 2. SmartBlue-App installieren und starten.
- 3. Bei Android-Geräten: Standortbestimmung (GPS) aktivieren (bei iOS-Geräten nicht erforderlich).
- 4. Empfangsbereites Gerät aus der angezeigten Geräteliste auswählen.

Login:

- 1. Benutzername eingeben: admin
- 2. Initial-Passwort eingeben: Seriennummer des Geräts
- 🨭 Nach dem ersten Login das Passwort ändern.
- Passwort vergessen? Den Endress+Hauser Service kontaktieren.

8 Inbetriebnahme

8.1 Vorbereitungen

▲ WARNUNG

Einstellungen am Stromausgang können einen sicherheitsrelevanten Zustand (z. B. Produktüberlauf) zur Folge haben!

► Einstellungen des Stromausgangs überprüfen.

8.2 Installations- und Funktionskontrolle

Vor Inbetriebnahme der Messstelle prüfen, ob die Montage- und Anschlusskontrolle durchgeführt wurde.

- Montagekontrolle
- Anschlusskontrolle

Inbetriebnahme Micropilot FMR10B

8.3 Inbetriebnahme über SmartBlue-App

8.3.1 SmartBlue-App

1. QR-Code abscannen oder im Suchfeld des jeweiligen App-Stores "SmartBlue" eingeben.



■ 13 Download Link

- 2. SmartBlue starten.
- 3. Gerät aus angezeigter Live-Liste auswählen.
- 4. Anmeldedaten eingeben (Log-in):
 - Benutzernamen: admin
 Passwort: Seriennummer des Geräts
- 5. Für weitere Informationen Symbole berühren.
- 🚹 Nach der ersten Anmeldung Passwort ändern!

8.4 Hinweise zum Assistent "Inbetriebnahme"

Der Assistent **Inbetriebnahme** ermöglicht eine einfache und benutzergeführte Inbetriebname.

- 1. Wenn der Assistent **Inbetriebnahme** gestartet wurde, in jedem Parameter den passenden Wert eingeben oder die passende Option wählen. Diese Werte werden unmittelbar ins Gerät geschrieben.
- 2. Auf "Weiter" klicken, um zur nächsten Seite zu gelangen.
- 3. Wenn alle Seiten ausgefüllt sind: Auf "Beenden" klicken, um den Assistent **Inbetriebnahme** zu schließen.
- Wenn der Assistent **Inbetriebnahme** abgebrochen wird, bevor alle erforderlichen Parameter eingestellt wurden, befindet sich das Gerät möglicherweise in einem undefinierten Zustand. In diesem Fall empfiehlt es sich, das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.


8.5 Gerät konfigurieren

Inbetriebnahme über Inbetriebnahme-Assistent empfohlen.

Siehe 🖺 Kapitel "Inbetriebnahme über SmartBlue-App"

Micropilot FMR10B Inbetriebnahme

8.5.1 Füllstandmessung in Flüssigkeiten




ightharpoons 14 Konfigurationsparameter zur Füllstandmessung in Flüssigkeiten

- R Referenzpunkt der Messung
- A Antennenlänge + 10 mm (0,4 in)
- C 50 ... 80 mm (1,97 ... 3,15 in); Medium εr < 2
- D Distanz
- L Füllstand
- E Parameter "Abgleich Leer" (= 0 %)
- F Parameter "Abgleich Voll" (= 100 %)

Bei Medien mit einer niedrigen Dielektrizitätskonstante ε r < 2 kann der Tankboden bei sehr niedrigen Füllständen (weniger als Füllstand C) durch das Medium sichtbar sein. In diesem Bereich muss mit einer geringeren Genauigkeit gerechnet werden. Wenn dies nicht akzeptabel ist, sollte der Nullpunkt bei diesen Anwendungen in einem Abstand C über dem Tankboden positioniert werden, siehe Abbildung oben.

Inbetriebnahme Micropilot FMR10B

8.5.2 Füllstandmessung in Schüttgütern



🗉 15 Konfigurationsparameter zur Füllstandmessung in Schüttgütern


A0016

- R Referenzpunkt der Messung
- A Antennenlänge + 10 mm (0,4 in)
- D Distanz
- L Füllstand
- E Parameter "Abgleich Leer" (= 0 %)
- F Parameter "Abgleich Voll" (= 100 %)

8.5.3 Durchflussmessung über Bediensoftware konfigurieren

Einbaubedingungen für Durchflussmessungen

- Um eine Durchflussmessung zu realisieren, wird ein Gerinne oder ein Wehr benötigt
- Sensor in der Mitte des Gerinnes bzw. Wehrs positionieren
- Sensor senkrecht zur Wasseroberfläche ausrichten
- Wetterschutzhaube verwenden, um das Gerät gegen Sonneneinstrahlung und Regen zu schützen




■ 16 Konfigurationsparameter zur Durchflussmessung von Flüssigkeiten

D Distanz

Q Durchfluss an Messwehren oder Gerinnen (aus dem Füllstand durch Linearisierung berechnet)


Micropilot FMR10B Inbetriebnahme

Durchflussmessung konfigurieren



🖪 17 🛮 Beispiel: Khafagi-Venturi-Rinne

- E Abgleich Leer (= Nullpunkt)
- D Distanz
- L Füllstand



■ 18 Beispiel: Dreieckswehr

- E Abgleich Leer (= Nullpunkt)
- D Distanz
- L Füllstand

8.6 Parameter "Frequenzmodus" einstellen

Über den Parameter **Frequenzmodus** werden länder- oder regionenspezifische Einstellungen für die Radarsignale festgelegt.

Der Parameter **Frequenzmodus** muss zu Beginn der Inbetriebnahme im Bedienmenü über das jeweilige Bedientool eingestellt werden.

Applikation → Sensor → Erweiterte Einstellungen → Frequenzmodus

Arbeitsfrequenz 80 GHz:

- Option Modus 2: Kontinent Europa, USA, Australien, Neuseeland, Kanada, Brasilien, Japan, Südkorea, Taiwan, Thailand
- Option Modus 3: Russland, Kasachstan
- Option **Modus 4**: Mexico
- Option Modus 5: Indien, Malaysia, Südafrika, Indonesien

Je nach eingestelltem Modus können sich messtechnische Eigenschaften des Gerätes ändern. Die angegebenen messtechnischen Eigenschaften beziehen sich auf den Auslieferungszustand (Option **Modus 2**).

Betrieb Micropilot FMR10B

8.7 Untermenü "Simulation"

Mit dem Untermenü **Simulation** können Prozessgrößen und Diagnoseereignisse simuliert werden.

Navigation: Diagnose → Simulation

Während der Simulation des Schalt- oder Stromausgangs, gibt das Gerät eine Warnmeldung aus solange die Simulation erfolgt.

8.8 Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff

8.8.1 Software-Verriegelung oder Entriegelung

Verriegelung per Passwort in DeviceCare/SmartBlue-App

Der Zugriff auf die Parametrierung des Geräts kann durch Vergabe eines Passwortes verriegelt werden. Im Auslieferungszustand ist die Benutzerrolle Option **Instandhalter**. Mit der Benutzerrolle Option **Instandhalter** kann das Gerät komplett parametriert werden. Danach kann der Zugriff auf die Parametrierung durch Vergabe eines Passwortes gesperrt werden. Die Option **Instandhalter** wird durch die Sperrung in die Option **Bediener** gewechselt. Der Zugriff auf die Parametrierung kann durch Eingabe des Passwortes erteilt werden.

Die Vergabe des Passwortes erfolgt unter:

Menü System Untermenü Benutzerverwaltung

Das Wechseln der Benutzerrolle Option **Instandhalter** in Option **Bediener** erfolgt unter: System → Benutzerverwaltung

Aufheben der Verriegelung über DeviceCare/SmartBlue-App

Nach Eingabe des Passwortes kann man als Option **Bediener** mit dem Passwort die Parametrierung des Geräts ermöglichen. Die Benutzerrolle wechselt dann in Option **Instandhalter**.

Das Passwort kann bei Bedarf in Benutzerverwaltung gelöscht werden: System \rightarrow Benutzerverwaltung

9 Betrieb

9.1 Status der Geräteverriegelung ablesen

9.1.1 Bedientool

Bedientool (DeviceCare/FieldXpert/SmartBlue-App)

Navigation: System → Geräteverwaltung → Status Verriegelung

9.2 Messwerte ablesen


Mithilfe des Untermenü **Messwerte** können alle Messwerte abgelesen werden.

Navigation: Menü **Applikation** → Untermenü **Messwerte**

9.3 Gerät an Prozessbedingungen anpassen

Dazu stehen folgende Menüs zur Verfügung:

- Grundeinstellungen in Menü Benutzerführung
- Erweiterte Einstellungen in:
 - Menü **Diagnose**
 - Menü **Applikation**
 - Menü System



10 Diagnose und Störungsbehebung

10.1 Allgemeine Störungsbehebungen

10.1.1 Allgemeine Fehler

Gerät startet nicht

erlauben

- Mögliche Ursache: Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typenschild überein
 - Behebung: Richtige Spannung anlegen
- \blacksquare Mögliche Ursache: Versorgungsspannung ist falsch gepolt
 - Behebung: Versorgungsspannung umpolen
- Mögliche Ursache: Bürdenwiderstand zu hoch Behebung: Versorgungsspannung erhöhen, um die minimale Klemmenspannung zu erreichen

10.1.2 Fehler - SmartBlue Bedienung mit Bluetooth®

Gerät nicht in Live-Liste sichtbar

- Mögliche Ursache: Bluetooth-Signal außerhalb Reichweite Behebung: Abstand zwischen Feldgerät und Smartphone/Tablet verringern Die Reichweite der Verbindung beträgt bis zu 25 m (82 ft) Bedienradius bei Sichtkontakt 10 m (33 ft)
- Mögliche Ursache: Bei Android-Geräten ist die Geolokalisierung nicht aktiviert oder für die SmartBlue-App nicht erlaubt
 Behebung: Geolocation-Dienst auf Android-Gerät für die SmartBlue App aktivieren/

Gerät wird in der Live-Liste angezeigt, aber es kann keine Verbindung aufgebaut werden

- Mögliche Ursache: Gerät ist bereits über Bluetooth mit einem anderen Smartphone/ Tablet verbunden
 - Nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist erlaubt
 - Behebung: Smartphone/Tablet vom Gerät trennen
- Mögliche Ursache: falscher Benutzername und falsches Passwort
 Behebung: Standard-Benutzername ist "admin" und Passwort ist die auf dem Gerätetypenschild angegebene Geräte-Seriennummer (nur wenn das Passwort nicht vorher vom
 Benutzer geändert wurde)

Falls das Passwort vergessen wurde, Endress+Hauser Service kontaktieren (www.addresses.endress.com)

Verbindung über SmartBlue nicht möglich

- Mögliche Ursache: Falsches Passwort eingegeben
 Behebung: Korrektes Passwort eingeben; Groß- Kleinschreibung beachten
- Mögliche Ursache: Passwort vergessen
 Falls das Passwort vergessen wurde, Endress+Hauser Service kontaktieren (www.addresses.endress.com)

Log-in über SmartBlue nicht möglich

- Mögliche Ursache: Gerät wird zum ersten Mal in Betrieb genommen Behebung: User Name "admin" und Passwort (Geräte Seriennummer) eingeben; Groß-Kleinschreibung beachten
- Mögliche Ursache: Strom und Spannung nicht korrekt.
 Behebung: Versorqungsspannung erhöhen.

Gerät über SmartBlue nicht bedienbar

- Mögliche Ursache: Falsches Passwort eingegeben
 Behebung: Korrektes Passwort eingeben; Groß- Kleinschreibung beachten
- Mögliche Ursache: Passwort vergessen
 Falls das Passwort vergessen wurde, Endress+Hauser Service kontaktieren (www.addresses.endress.com)
- Mögliche Ursache: Option Bediener hat keine Berechtigung Behebung: In Option Instandhalter ändern

10.1.3 Maßnahmen

Maßnahmen bei Anzeige einer Fehlermeldung: Siehe 🖺 Kapitel "Anstehende Diagnose-meldungen".

Wenn die Maßnahmen nicht zur Behebung des Fehlers führen, an Endress+Hauser Niederlassung wenden.

10.1.4 Zusätzliche Tests

Wenn eine eindeutige Fehlerursache nicht feststellbar ist, oder das Problem sowohl von Gerät als auch Anwendung verursacht werden kann, können folgende, zusätzliche Tests durchgeführt werden:

- 1. Digitalen Wert überprüfen.
- 2. Betroffenes Gerät auf einwandfreie Funktion prüfen. Entspricht der digitale Wert nicht dem erwarteten Wert: Gerät ersetzen.
- 3. Simulation einschalten und Stromausgang überprüfen. Entspricht der Stromausgang nicht dem simulierten Wert: Gerät ersetzen.
- 4. Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen.

10.1.5 Verhalten des Geräts bei Stromunterbrechung

Im Falle einer unerwarteten Stromunterbrechung, werden die dynamischen Daten dauerhaft gespeichert (gemäß NAMUR NE 032).


10.1.6 Verhalten des Stromausgangs bei Störung

Das Verhalten des Stromausgangs bei Störungen wird durch den Parameter **Fehlerverhalten Stromausgang** festgelegt.

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Fehlerverhalten Stromausgang	Legt fest, welchen Wert der Ausgangsstrom im Fehlerfall annimmt. Min: < 3.6 mA Max: >21.5 mA Achtung: Der Hardware DIP-Schalter für Alarmstrom (falls vorhanden) hat Priorität über die Softwareeinstellung.	■ Min. ■ Max.
Fehlerstrom	Wert für Stromausgabe bei Gerätealarm eingeben	21,5 23 mA

10.2 Diagnoseinformation via LED-Anzeige



■ 19 LED-Anzeige am Gerät

- Betriebszustand LED leuchtet dauerhaft grün: Alles in Ordnung
- Betriebszustand LED leuchtet dauerhaft rot: Diagnose vom Typ "Alarm" aktiv
- Bei Bluetooth-Verbindungsaufbau: Betriebszustand LED blinkt w\u00e4hrend der Ausf\u00fchrung der Funktion

LED blinkt unabhängig von der LED-Farbe

10.3 Diagnoseereignis im Bedientool

Wenn im Gerät ein Diagnoseereignis vorliegt, erscheint links oben im Statusbereich des Bedientools das Statussignal zusammen mit dem dazugehörigen Symbol für Ereignisverhalten gemäß NAMUR NE 107:

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)

Auf das Statussignal klicken, um das detaillierte Statussignal zu sehen.

Die Diagnoseereignisse und Behebungsmaßnahmen können im Untermenü **Diagnoseliste** ausgedruckt werden.

10.4 Diagnoseinformationen anpassen

Das Ereignisverhalten kann konfiguriert werden:

Navigation: Diagnose → Diagnoseeinstellungen → Konfiguration

10.5 Anstehende Diagnosemeldungen

Anstehende Diagnosemeldungen können im Parameter **Aktive Diagnose** angezeigt werden.

Navigation: Diagnose → Aktive Diagnose

10.6 Diagnoseliste

 \mbox{Im} Untermenü $\mbox{\bf Diagnoseliste}$ können alle aktuell anstehenden Diagnosemeldungen angezeigt werden.

Navigation:Diagnose \rightarrow Diagnoseliste

10.6.1 Liste der Diagnoseereignisse

Diagnose 168, 203,204, 242, 252, 420, 421, 806, 846, 847, 848 und 952 kann bei diesem Gerät nicht auftreten.

Bei Diagnose 270, 273 und 805 gilt: Bei einem Elektroniktausch muss das Gerät ersetzt werden.

Diagnose- nummer	Kurztext Behebungsmaßnahmen		Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]		
Diagnose zum Sensor						
062	Sensorverbindung fehler- haft	Sensorverbindung prüfen	F	Alarm		
151	Sensor Elektronik Fehler	Gerät neu starten Service kontaktieren	F	Alarm		
168	Ansatz am Sensor	Prozessbedingungen prüfen	M	Warning 1)		
Diagnose zu	r Elektronik					
203	HART Gerätefehlfunktion	Überprüfen Sie die gerätespezifische Diagnose.	S	Warning		
204	HART Elektronik defekt	Überprüfen Sie die gerätespezifische Diagnose.	F	Alarm		
242	242 Firmware inkompatibel 1. Software prüfen 2. Hauptelektronikmodul flashen oder tauschen		F	Alarm		
252	Modul inkompatibel	Prüfen, ob korrektes Elektronik- modul gesteckt ist Elektronikmodul ersetzen	F	Alarm		
270	Hauptelektronik defekt	Hauptelektronik oder Gerät ersetzen.	F	Alarm		
272	Hauptelektronik fehler- haft	Gerät neu starten Service kontaktieren	F	Alarm		
273	Hauptelektronik defekt	Hauptelektronik oder Gerät ersetzen.	F	Alarm		
282	Datenspeicher inkonsis- tent	Gerät neu starten	F	Alarm		
283	Speicherinhalt inkonsistent	Gerät neu starten Service kontaktieren	F	Alarm		
287	Speicherinhalt inkonsis- tent	Gerät neu starten Service kontaktieren	М	Warning		
388	Elektronik und HistoROM fehlerhaft	Gerät neu starten Elektronik und HistoROM austauschen Service kontaktieren	F	Alarm		
Diagnose zur Konfiguration						
410	Datenübertragung fehlge- schlagen	Datenübertrag. wiederholen Verbindung prüfen	F	Alarm		
412	Download verarbeiten	Download aktiv, bitte warten	С	Warning		

Diagnose- nummer Kurztext		Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
420	HART Gerätekonfiguration gesperrt	Überprüfen Sie die Konfiguration der Verriegelung.	S	Warning
421	HART Konstanter Schleifenstrom	Überprüfen Sie den Multi-Drop- Modus oder die Stromsimulation.	S	Warning
430	Konfiguration fehlerhaft	Konfiguration prüfen Konfiguration anpassen	F	Alarm
431	Nachabgleich notwendig	Nachabgleich ausführen	С	Warning
435	Linearisierung fehlerhaft	Linearisierungtabelle prüfen	F	Alarm
437	Konfiguration inkompati- bel	Firmware aktualisieren Werksreset durchführen	F	Alarm
438	Datensatz unterschiedlich	Datensatzdatei prüfen Geräteparametrierung prüfen Download der neuen Geräteparametrierung durchführen	М	Warning
441	Stromausgang 1 gesättigt	Prozess prüfen Einstellung des Stromausgangs prüfen	S	Warning
452	Berechnungsfehler erkannt	Geräteparametrierung prüfen Up- und Download der neuen Konf.	F	Alarm
484	Simulation Fehlermodus aktiv	Simulation ausschalten	С	Alarm
485	485 Simulation Prozessgröße Simulation ausschaktiv		С	Warning
491	Simulation Stromausgang aktiv	Simulation ausschalten	С	Warning
495	Simulation Diagnoseereignis aktiv	Simulation ausschalten	S	Warning
538	Konfiguration Sensor Unit ungültig 1. Konfiguration der Sensorparan ter prüfen. 2. Konfiguration der Geräteeinste lungen prüfen.		F	Alarm
585	Simulation Distanz	Simulation ausschalten	С	Warning
586	Aufnahme Ausblendung	Aufnahme Ausblendung bitte warten	С	Warning
Diagnose zu	ım Prozess			
801	801 Versorgungsspannung zu Versorgungsspannung erl niedrig		F	Alarm
802	Versorgungsspannung zu hoch	Versorgungsspannung erniedrigen	S	Warning
805	Schleifenstrom fehlerhaft	Verkabelung prüfen Elektronik oder Gerät ersetzen	F	Alarm
806	Loop-Diagnose	Versorgungsspannung prüfen Verdrahtung und Anschlüsse prüfen	M	Warning ¹⁾
807	Keine Baseline, Unter- spannung bei 20 mA	Versorgungsspannung erhöhen	M	Warning
825	Elektroniktemperatur	Umgebungstemperatur prüfen Prozesstemperatur prüfen		
826 Sensortemperatur außerhalb Bereich		Umgebungstemperatur prüfen Prozesstemperatur prüfen	S	Warning

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
843	Prozesswert überschritten	ozesswert überschritten 1. Prozesswert reduzieren 2. Applikation prüfen 3. Sensor prüfen		Alarm
844	Prozesswert außerhalb Spezifikation			Warning ¹⁾
846	HART Nebenvariable außerhalb Bereich	Überprüfen Sie die gerätespezifische Diagnose.	S	Warning
847	HART Hauptvariable außerhalb Bereich	Überprüfen Sie die gerätespezifische Diagnose.	S	Warning
848	HART Gerätevariable- alarm	The second secon		Warning
941	Echo verloren	DK Wert Einstellung prüfen	S	Warning 1)
942	In Sicherheitsdistanz	Füllstand prüfen Sicherheitsdistanz prüfen Selbsthaltung zurücksetzen	S	Warning ¹⁾
952	Schaumbildung erkannt	Prozessbedingungen prüfen	S	Warning 1)
968	Füllstand begrenzt	Füllstand prüfen Begrenzungwerte prüfen	S	Warning

¹⁾ Diagnoseverhalten ist änderbar.

10.7 Ereignislogbuch

10.7.1 Ereignishistorie

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet das **Untermenü "Ereignislogbuch"** ¹⁾.

Navigation: Diagnose \rightarrow Ereignislogbuch

Max. 100 Ereignismeldungen können chronologisch angezeigt werden.

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Diagnoseereignissen
- Informationsereignissen

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

- Diagnoseereignis
 - ①: Auftreten des Ereignisses
 - 🔾: Ende des Ereignisses
- Informationsereignis
 - €: Auftreten des Ereignisses

10.7.2 Ereignislogbuch filtern

Mithilfe von Filtern kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen in Untermenü **Ereignislogbuch** angezeigt werden.

Navigation: Diagnose → Ereignislogbuch

¹⁾ Bei Bedienung über FieldCare kann die Ereignisliste über die FieldCare-Funktion "Event List" angezeigt werden.

Filterkategorien

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information

Liste der Informationsereignisse 10.7.3

Informationsereignis	Ereignistext	
I1000	(Gerät i.O.)	
I1079	Sensor getauscht	
I1089	Gerätestart	
I1090	Konfiguration rückgesetzt	
I1091	Konfiguration geändert	
I11074	Geräteverifizierung aktiv	
I1110	Schreibschutzschalter geändert	
I11104	Loop-Diagnose	
I1151	Historie rückgesetzt	
I1154	Klemmensp. Min./Max. rückgesetzt	
I1155	Elektroniktemperatur rückgesetzt	
I1157	Speicherfehler Ereignisliste	
I1256	Anzeige: Zugriffsrechte geändert	
I1264	Sicherheitssequenz abgebrochen	
I1335	Firmware geändert	
I1397	Feldbus: Zugriffsrechte geändert	
I1398	CDI: Zugriffsrechte geändert	
I1440	Hauptelektronikmodul getauscht	
I1444	Geräteverifizierung bestanden	
I1445	Geräteverifizierung nicht bestanden	
I1461	Sensorverifizierung nicht bestanden	
I1512	Download gestartet	
I1513	Download beendet	
I1514	Upload gestartet	
I1515	Upload beendet	
I1551	Zuordnungsfehler korrigiert	
I1552	Nicht bestanden:Verifik.Hauptelektronik	
I1554	Sicherheitssequenz gestartet	
I1555	Sicherheitssequenz bestätigt	
I1556	Sicherheitsbetrieb aus	
I1956	Zurücksetzen	

10.8 Gerät zurücksetzen

10.8.1 Zurücksetzen über digitale Kommunikation

Mit dem Parameter **Gerät zurücksetzen** kann das Gerät zurückgesetzt werden.

Navigation: System → Geräteverwaltung

Yom Werk durchgeführte kundenspezifische Parametrierungen bleiben auch nach einem Reset bestehen.

10.8.2 Zurücksetzen des Passworts über Bedientool

Code eingeben, um das aktuelle 'Instandhalter'-Passwort zurückzusetzen. Der Code wird von Ihrem lokalen Support bereitgestellt.

Navigation: System \rightarrow Benutzerverwaltung \rightarrow Passwort zurücksetzen \rightarrow Passwort zurücksetzen

Details siehe Dokumentation "Beschreibung der Geräteparameter".

10.9 Geräteinformationen

Sämtliche Geräteinformationen sind im Untermenü **Information** enthalten.

Navigation: System → Information

Details siehe Dokumentation "Beschreibung der Geräteparameter".

10.10 Firmware-Historie

10.10.1 Version

01.00.00

Initiale Software

Micropilot FMR10B Wartung

11 Wartung

Es sind keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

11.1 Außenreinigung

- Hinweise zur Reinigung
 - Das verwendete Reinigungsmittel darf die Oberflächen und Dichtungen nicht angreifen
 - Schutzart des Geräts beachten

11.2 Dichtungen

Die Prozessdichtungen, am Prozessanschluss des Geräts, sollten periodisch ausgetauscht werden. Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen ist von der Häufigkeit der Reiniqungszyklen sowie Messstoff- und Reiniqungstemperatur abhängig.

12 Reparatur

12.1 Allgemeine Hinweise

12.1.1 Reparaturkonzept

Das Endress+Hauser-Reparaturkonzept sieht vor, dass eine Instandsetzung nur durch Gerätetausch erfolgen kann.

12.1.2 Austausch eines Geräts

Nach dem Austausch des Geräts können zuvor gespeicherte Parameter auf das neu installierte Gerät gespielt werden.

Nach dem Austausch eines kompletten Geräts können die Parameter über die Kommunikationsschnittstelle wieder ins Gerät gespielt werden (Download). Voraussetzung ist, dass die Daten vorher mit Hilfe des "DeviceCare" auf dem PC oder in der SmartBlue-App abgespeichert wurden (Upload).

12.2 Rücksendung

Die Anforderungen für eine sichere Rücksendung können je nach Gerätetyp und landesspezifischer Gesetzgebung unterschiedlich sein.

- 1. Informationen auf der Internetseite einholen: https://www.endress.com/support/return-material
 - ► Region wählen.
- 2. Bei einer Rücksendung das Gerät so verpacken, dass es zuverlässig vor Stößen und äußeren Einflüssen geschützt wird. Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz.

Zubehör Micropilot FMR10B

12.3 Entsorgung



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierter Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an den Hersteller zurückgeben.


Zubehör 13

Aktuell verfügbares Zubehör zum Produkt ist über den Produktkonfigurator unter www.endress.com auswählbar:

- 1. Produkt mit Hilfe der Filter und Suchmaske auswählen.
- 2. Produktseite öffnen.
- 3. Ersatzteile und Zubehör auswählen.
- Das Zubehör kann teilweise über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.

13.1 Wetterschutzhaube für Gerät mit Kabeleinführung von oben

Der Sensor wird nicht komplett bedeckt.



Abmessungen für Wetterschutzhaube G1/NPT1, Kabeleinführung von oben. Maßeinheit mm (in)

Material


PBT/PC

Bestellnummer

71662413

Befestigungsmutter G 1½" 13.2

Geeignet für Geräte mit Prozessanschluss G 1½" und MNPT 1½".



Abmessungen Befestigungsmutter. Maßeinheit mm (in)

Material


PC

Bestellnummer

52014146

Befestigungsmutter G 2" 13.3

Geeignet für Geräte mit Prozessanschluss Antennenende G 2" und MNPT 2".



₽ 22 $Abmessungen\ Befestigungsmutter.\ Maßeinheit\ mm\ (in)$

A0029101


Material

Bestellnummer

52000598

Adapter Uni G 1½">G 2" 13.4

ho Temperaturbereich -40 ... 45 °C (-40 ... 113 °F)



🖪 23 - Abmessungen Adapter Uni

Material


PVC

Bestellnummer

71662415

13.5 Adapter Uni MNPT 1½">MNPT 2"

Temperaturbereich −40 ... 65 °C (−40 ... 150 °F)



■ 24 Abmessungen Adapter Uni

Material


PP

Bestellnummer

71666515

13.6 Überflutungsschutzhülse 40 mm (1,5 in)

Zur Verwendung für Geräte mit 40 mm (1,5 in) Antenne und Prozessanschluss Antennenende Gewinde G $1\frac{1}{2}$



■ 25 Abmessungen Überflutungsschutzhülse 40 mm (1,5 in). Maßeinheit mm (in)

Material

PP

Bestellnummer

71091216


13.7 Montagebügel ausrichtbar, Wand/Seil/Decke, 75 mm

Der Montagebügel kann für die Montage an einer Wand, einem Seil oder einer Decke verwendet werden.

Es stehen zwei Varianten zur Verfügung:

- Prozessanschluss Kabeleinführung G 1" / NPT 1"
- Prozessanschluss Antennenende G 1½" / NPT 1½"

13.7.1 Prozessanschluss Kabeleinführung G 1" / NPT 1"




🗷 26 Abmessungen Montagebügel. Maßeinheit mm (in)

Besteht aus:

- 1 × Montagebügel, 316L (1.4404)
- 1 × Montagewinkel, 316L (1.4404)
- 3 × Schrauben, A4
- 3 × Sicherungsscheiben, A4

Bestellnummer (G 1" / NPT 1") 71325079

13.7.2 Prozessanschluss Antennenende G 1½" / NPT 1½"



🗷 27 Abmessungen Montagebügel. Maßeinheit mm (in)

Besteht aus:

- 1 × Montagebügel, 316L (1.4404)
- 1 × Montagewinkel, 316L (1.4404)
- 3 × Schrauben, A4
- 3 × Sicherungsscheiben, A4
- 1 × Befestigungsmutter G 1½"

Bestellnummer (G 1½" / NPT 1½") 71662419


13.8 Montagebügel ausrichtbar, Wand, 200 mm

Der Montagebügel kann für die Montage an einer Wand verwendet werden.

Es stehen zwei Varianten zur Verfügung:

- Prozessanschluss Kabeleinführung G 1" / NPT 1"
- Prozessanschluss Antennenende G 1½" / NPT 1½"

13.8.1 Prozessanschluss Kabeleinführung G 1" / NPT 1"



🗷 28 Abmessungen Montagebügel. Maßeinheit mm (in)

40 Endress+Hauser

A00553


Besteht aus:

- 1 × Montagebügel, 316L (1.4404)
- 1 × Montagewinkel, 316L (1.4404)
- 3 × Schrauben, A4
- 3 × Sicherungsscheiben, A4

Bestellnummer (G 1" / NPT 1")

71662421

13.8.2 Prozessanschluss Antennenende G 1½" / NPT 1½"



🛮 29 🛮 Abmessungen Montagebügel. Maßeinheit mm (in)


Besteht aus:

- 1 × Montagebügel, 316L (1.4404)
- 1 × Montagewinkel, 316L (1.4404)
- 3 × Schrauben, A4
- 3 × Sicherungsscheiben, A4
- 1 × Befestigungsmutter G 1½"

Bestellnummer (G 1½" / NPT 1½")

71662423

13.9 Montagewinkel für Wandmontage



🖻 30 Abmessungen Montagewinkel. Maßeinheit mm (in)

G Sensoranschluss gemäß Produktstruktur "Prozessanschluss Antennenende"

Gewicht

3,4 kg (7,5 lb)

Material

316L (1.4404)

Bestellnummer Prozessanschluss G 11/2"

71452324

auch für MNPT 11/2" geeignet


Bestellnummer Prozessanschluss G 2"

71452325

auch für MNPT 2" geeignet

Ausleger schwenkbar 13.10


13.10.1 Montageart Sensor Prozessanschluss Kabeleinführung



Montageart Sensor Prozessanschluss Kabeleinführung

- Α Montage am Ausleger mit Wandhalter
- Montage am Ausleger mit Montageständer В
- 1 Ausleger
- 2 Wandhalter
- 3 Montageständer

Ausleger 500 mm schwenkbar, Sensor Prozessanschluss Kabeleinführung



■ 32 Abmessungen Ausleger 500 mm schwenkbar für Sensor Prozessanschluss Kabeleinführung. Maßeinheit mm (in)

Gewicht:

2,1 kg (4,63 lb)

Material

316L (1.4404)


Bestellnummer

71452315



- 35 mm (1,38 in) Öffnungen für alle Prozessanschlüsse Kabeleinführung Gewinde G 1" oder MNPT 1"
- 22 mm (0,87 in) Öffnung kann für einen beliebigen zusätzlichen Sensor verwendet werden
- Feststellschrauben sind im Lieferumfang enthalten

Ausleger 1000 mm schwenkbar, Sensor Prozessanschluss Kabeleinführung



33 Abmessungen Ausleger 1 000 mm schwenkbar für Sensor Prozessanschluss Kabeleinführung. Maßeinheit mm (in)

Gewicht:

4,5 kg (9,92 lb)

Material

316L (1.4404)


Bestellnummer

71452316



- 35 mm (1,38 in) Öffnungen für alle Prozessanschlüsse Kabeleinführung Gewinde G 1" oder MNPT 1"
- 22 mm (0,87 in) Öffnung kann für einen beliebigen zusätzlichen Sensor verwendet werden
- Feststellschrauben sind im Lieferumfang enthalten


13.10.2 Montageart Sensor Prozessanschluss Antennenende



🗷 34 Montageart Sensor Prozessanschluss Antennenende

- A Montage am Ausleger mit Wandhalter
- B Montage am Ausleger mit Montageständer
- 1 Ausleger
- 2 Wandhalter
- 3 Montageständer

Ausleger 500 mm schwenkbar, Sensor Prozessanschluss Antennenende G 11/2"



🗷 35 Abmessungen Ausleger 500 mm schwenkbar für Sensor Prozessanschluss Antennenende G 1½". Maßeinheit mm (in)

Gewicht:

1,9 kg (4,19 lb)

Material

316L (1.4404)


Bestellnummer

71452318



- 50 mm (2,17 in) Öffnungen für alle Prozessanschlüsse Antennenende Gewinde G 1½" oder MNPT 1½"
- 22 mm (0,87 in) Öffnung kann für einen beliebigen zusätzlichen Sensor verwendet werden
- Feststellschrauben sind im Lieferumfang enthalten

Ausleger 1000 mm schwenkbar, Sensor Prozessanschluss Antennenende G 11/2"



🗷 36 Abmessungen Ausleger 1 000 mm schwenkbar für Sensor Prozessanschluss Antennenende G 1½". Maßeinheit mm (in)

Gewicht:

4,4 kg (9,7 lb)

Material

316L (1.4404)


Bestellnummer

71452319



- 50 mm (2,17 in) Öffnungen für alle Prozessanschlüsse Antennenende Gewinde G 1½" oder MNPT 1½"
- 22 mm (0,87 in) Öffnung kann für einen beliebigen zusätzlichen Sensor verwendet werden
- Feststellschrauben sind im Lieferumfang enthalten

13.10.3 Montageständer, 700 mm (27,6 in) für Ausleger schwenkbar



■ 37 Abmessungen. Maßeinheit mm (in)

Gewicht:

4,2 kg (9,26 lb)


Material

316L (1.4404)

Bestellnummer

71452327

13.10.4 Montageständer, 1400 mm (55,1 in) für Ausleger schwenkbar



🖪 38 🛮 Abmessungen. Maßeinheit mm (in)

Gewicht:

6 kg (13,23 lb)


Material

316L (1.4404)

Be stell nummer

71452326

13.10.5 Wandhalter für Ausleger schwenkbar



🗷 39 Abmessungen Wandhalter. Maßeinheit mm (in)

Gewicht

1,2 kg (2,65 lb)

Material


316L (1.4404)

Bestellnummer

71452323

13.11 Schwenkbare Montagehalterung

Die schwenkbare Montagehalterung dient z.B. zur Installation in einer Einstiegsöffnung über einem Kanal.



 ${
m I\hspace{-.1em}I}$ 40 Abmessungen schwenkbare Montagehalterung. Maßeinheit mm (in)

34 mm (1,34 in) Öffnungen für alle Prozessanschlüsse Kabeleinführung Gewinde G 1" oder MNPT 1"

Material


316L (1.4404)

Bestellnummer

71429910

13.12 Ausrichtvorrichtung FAU40

Die Ausrichtvorrichtung dient dazu, den Sensor optimal auf das Schüttgut auszurichten.



🗗 41 Abmessungen. Maßeinheit mm (in)

- A Einschweissflansch
- B UNI Flansch

Material

- Flansch: 304
- Rohr: Stahl, verzinkt
- Kabelverschraubung: 304 oder Stahl, verzinkt


Bestellnummer

FAU40-##

Verwendbar für alle Prozessanschlüsse Kabeleinführung Gewinde G 1" oder MNPT 1" und Anschlusskabel max. Ø10 mm (0,43 in), Länge min. 600 mm (23,6 in).

Technische Information TI00179F

13.13 UNI-Flansch 2"/DN50/50, PP



₹ 42 Abmessungen UNI-Flansch 2"/DN50/50. Maßeinheit mm (in)

A Sensoranschluss gemäß Produktstruktur "Prozessanschluss Antennenende"


Material

PP

Bestellnummer

FAX50-####

13.14 UNI Flansch 3"/DN80/80, PP



■ 43 Abmessungen UNI Flansch 3"/DN80/80. Maßeinheit mm (in)

A Sensoranschluss gemäß Produktstruktur "Prozessanschluss Antennenende" oder "Prozessanschluss Kabeleinführung"


Material

PP

Bestellnummer

FAX50-####

13.15 UNI Flansch 4"/DN100/100,PP



■ 44 Abmessungen UNI Flansch 4"/DN100/100. Maßeinheit mm (in)

A Sensoranschluss gemäß Produktstruktur "Prozessanschluss Antennenende" oder "Prozessanschluss Kabeleinführung"

Material


PP

Bestellnummer

FAX50-####

13.16 Verstellbare Flanschdichtung

Die verstellbare Flanschdichtung dient zur Ausrichtung des Sensors.



■ 45 Abmessungen

	Technische Daten: Ausführung DI	N/JIS				
Bestellnummer	71074263	71074264	71074265			
Kompatibel mit	DN80 PN10/40	DN100 PN10/16	DN150 PN10/16JIS 10K 150A			
Empfohlene Schraubenlänge	100 mm (3,9 in)	100 mm (3,9 in)	110 mm (4,3 in)			
Empfohlene Schraubengröße	M14	M14	M18			
Werkstoff		EPDM				
Prozessdruck		-0,1 0,1 bar (-1,45 1,45 psi)				
Prozesstemperatur		-40 +80 °C (-40 +176 °F) 142 mm (5,59 in) 162 mm (6,38 in) 218 mm (8,58 in) 89 mm (3,5 in) 115 mm (4,53 in) 169 mm (6,65 in) 22 mm (0,87 in) 23,5 mm (0,93 in) 26,5 mm (1,04 in) 14 mm (0,55 in) 14 mm (0,55 in) 14 mm (0,55 in) 30 mm (1,18 in) 33 mm (1,3 in) 39 mm (1,45 in)				
D	142 mm (5,59 in)	162 mm (6,38 in)	218 mm (8,58 in)			
d	89 mm (3,5 in)	115 mm (4,53 in)	169 mm (6,65 in)			
h	22 mm (0,87 in)	23,5 mm (0,93 in)	26,5 mm (1,04 in)			
h _{min}	14 mm (0,55 in)	14 mm (0,55 in)	14 mm (0,55 in)			
h _{max}	30 mm (1,18 in)	33 mm (1,3 in)	39 mm (1,45 in)			
	Technische Daten: Ausführung ASM	лЕ/JIS				
Bestellnummer	71249070	71249072	71249073			
Kompatibel mit	ASME 3" 150lbsJIS 80A 10K	ASME 4" 150lbs	ASME 6" 150lbs			
Empfohlene Schraubenlänge	100 mm (3,9 in)	100 mm (3,9 in)	110 mm (4,3 in)			
Empfohlene Schraubengröße	M14	M14	M18			
Werkstoff		EPDM				
Prozessdruck		-0,1 0,1 bar (-1,45 1,45 <u>]</u>	psi)			
Prozesstemperatur		-40 +80 °C (-40 +176 °T	F)			
D	133 mm (5,2 in)					
d	89 mm (3,5 in)	115 mm (4,53 in)	168 mm (6,6 in)			
h	22 mm (0,87 in)	23,5 mm (0,93 in)	26,5 mm (1,04 in)			
h _{min}	14 mm (0,55 in)	14 mm (0,55 in)	14 mm (0,55 in)			
h _{max}	30 mm (1,18 in)	33 mm (1,3 in)	39 mm (1,45 in)			

13.17 DeviceCare SFE100

Konfigurationswerkzeug für IO-Link, HART-, PROFIBUS- und FOUNDATION Fieldbus-Feldgeräte

DeviceCare steht zum kostenlosen Download bereit unter www.software-products.endress.com. Zum Download ist die Registrierung im Endress+Hauser-Softwareportal erforderlich.



Technische Information TI01134S

13.18 Device Viewer

Im Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) werden alle Zubehörteile zum Gerät inklusive Bestellcode aufgelistet.

13.19 RN22

1- oder 2-kanaliger Speisetrenner für die sichere Potentialtrennung von 4 ... 20 mA Normsignalstromkreisen, HARTtransparent



Technische Information TI01515K und Betriebsanleitung BA02004K

13.20 RN42

1-kanaliger Speisetrenner mit Weitbereichs-Stromversorgung für die sichere Potentialtrennung von 4 ... 20 mA Normsignalstromkreisen, HARTtransparent



Technische Information TI01584K und Betriebsanleitung BA02090K

13.21 Field Xpert SMT70

Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in Ex-Zone-2- und Nicht-Ex Bereichen



Zu Einzelheiten: Dokument "Technische Information" TI01342S

13.22 Field Xpert SMT77

Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in Ex-Zone-1-Bereichen



Zu Einzelheiten: Dokument "Technische Information" TIO1418S

13.23 SmartBlue-App

Mobile App für die einfache Konfiguration der Geräte vor Ort über Bluetooth-Funktechnologie.

Micropilot FMR10B Technische Daten

14 **Technische Daten**

14.1 Eingang

14.1.1 Messgröße

Die Messgröße ist der Abstand zwischen dem Referenzpunkt und der Füllgutoberfläche.

Unter Berücksichtigung der eingegebenen Leerdistanz E wird daraus der Füllstand rechnerisch ermittelt.

14.1.2 Messbereich

Der Messbereich beginnt dort, wo der Strahl auf den Tankboden trifft. Füllstände unterhalb dieses Punktes können nicht erfasst werden, insbesondere bei kugelförmigen Böden oder konischen Ausläufen.

Maximaler Messbereich


Der maximale Messbereich beträgt 10 m (33 ft).

Nutzbarer Messbereich

Der nutzbare Messbereich ist von den Reflexionseigenschaften des Mediums, der Einbauposition und eventuell vorhandenen Störreflexionen abhängig.


Eine Messung ist grundsätzlich bis zur Antennenspitze möglich.

Je nach Lage des Produktes (Schüttwinkel bei Feststoffen) und um eine mögliche Materialschädigung durch korrosive oder aggressive Medien oder eine Ansatzbildung an der Antenne zu vermeiden, sollte das Messbereichsende 10 mm (0,4 in) vor der Antennenspitze gewählt werden.



- Antennenspitze + 10 mm (0,4 in)
- В Nutzbarer Messbereich
- С $50 \dots 80 \ mm \ (1,97 \dots 3,15 \ in); Medium \ \varepsilon_r \leq 2$
- Н
- Referenzpunkt der Messung, variiert je nach Antennensystem (siehe Kapitel Konstruktiver Aufbau)

Technische Daten Micropilot FMR10B



A0051659

- A Antennenspitze + 10 mm (0,4 in)
- B Nutzbarer Messbereich
- H Behälterhöhe
- R Referenzpunkt der Messung, variiert je nach Antennensystem (siehe Kapitel Konstruktiver Aufbau)

Bei Medien mit einer niedrigen Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\rm r}$ <2 kann der Tankboden bei sehr niedrigen Füllständen (weniger als Füllstand C) durch das Medium sichtbar sein. In diesem Bereich muss mit einer geringeren Genauigkeit gerechnet werden. Wenn dies nicht akzeptabel ist, sollte der Nullpunkt bei diesen Anwendungen in einem Abstand C über dem Tankboden positioniert werden (siehe Abbildung).

Im folgenden werden die Mediengruppen sowie der mögliche Messbereich als Funktion der Applikation und Mediengruppe beschrieben. Ist die Dielektrizitätszahl des Mediums nicht bekannt, ist zur sicheren Messung von der Mediengruppe B auszugehen.

Mediengruppen

- A (ε_r 1,4 ... 1,9)
 nichtleitende Flüssigkeiten, z.B. Flüssiggas
- B (ϵ_r 1,9 ... 4) nichtleitende Flüssigkeiten, z.B. Benzin, Öl, Toluol, ...
- C (ϵ_r 4 ... 10) z.B. konzentrierte Säure, organische Lösungsmittel, Ester, Anilin, ...
- \mathbf{D} ($\epsilon_{\rm r}$ >10) leitende Flüssigkeiten, wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Laugen und Alkohol
- Für die Dielektrizitätskonstante (ϵ_r -Wert) vieler wichtiger in der Industrie verwendeten Medien siehe:
 - Dielektrizitätskonstante (ε_r-Wert) Kompendium CP01076F
 - die "DK-Werte App" von Endress+Hauser (verfügbar für Android und iOS)


Messung im Lagerbehälter

Lagerbehälter - Messbedingungen

Ruhige Mediumsoberfläche (z.B. Bodenbefüllung, Befüllung über Tauchrohr oder seltene Befüllung von oben)

Micropilot FMR10B Technische Daten

Antenne 40 mm (1,5 in) im Lagerbehälter



Messung im Pufferbehälter

Pufferbehälter - Messbedingungen

Unruhige Mediumsoberfläche (z.B. ständige Befüllung frei von oben, Mischdüsen)

Antenne 40 mm (1,5 in) im Pufferbehälter

Mediengruppe	Messbereich
A (ε _r 1,4 1,9)	7 m (23 ft)
B (ε _r 1,9 4)	10 m (33 ft)
C (ε _r 4 10)	10 m (33 ft)
D (ε _r >10)	10 m (33 ft)

Messung im Behälter mit einstufigem Propellerrührwerk

Behälter mit einstufigem Propellerrührwerk - Messbedingungen

Turbulente Mediumsoberfläche (z.B. durch Befüllung von oben, Rührwerke und Strömungsbrecher)

Technische Daten Micropilot FMR10B

Antenne 40 mm (1,5 in) im Behälter mit Rührwerk

	Mediengruppe	Messbereich
	A (ε _r 1,4 1,9)	4 m (13 ft)
弄	B (ε _r 1,9 4)	5 m (16,4 ft)
1 1 1	C (ε _r 4 10)	10 m (33 ft)
, A	\mathbf{D} ($\varepsilon_{\rm r} > 10$)	10 m (33 ft)

14.1.3 Arbeitsfrequenz

ca. 80 GHz

Bis zu 8 Geräte können in einem Tank installiert werden, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen.

14.1.4 Sendeleistung

■ Peakleistung: <1,5 mW

■ Mittlere Ausgangsleistung: <70 µW

14.2 Ausgang

14.2.1 Ausgangssignal

- 4 ... 20 mA
- Der Stromausgang bietet drei auswählbare Betriebsarten:
 - 4 ... 20,5 mA
 - NAMUR NE 43: 3,8 ... 20,5 mA (Werkseinstellung)
 - US mode: 3,9 ... 20,5 mA

14.2.2 Ausfallsignal bei Geräten mit Stromausgang

Stromausgang

Ausfallsignal gemäß NAMUR-Empfehlung NE 43.

- Max. Alarm: einstellbar von 21,5 ... 23 mA
- Min. Alarm: < 3,6 mA (Werkseinstellung)


Bedientool via digitale Kommunikation

Statussignal (gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107): Klartextanzeige

14.2.3 Bürde

Um eine ausreichende Klemmenspannung sicherzustellen, darf abhängig von der Versorgungsspannung U des Speisegeräts ein maximaler Bürdenwiderstand R_L (inklusive Zuleitungswiderstand) nicht überschritten werden.

Micropilot FMR10B Technische Daten



1 Spannungsversorgung 12 ... 30 V

- 2 R_{Lmax} maximaler Bürdenwiderstand
- U Versorgungsspannung

Bei zu großer Bürde:

- Ausgabe des Fehlerstromes und Anzeige einer Fehlermeldung (Ausgabe: MIN-Alarmstrom)
- Periodische Überprüfung, ob Fehlerzustand verlassen werden kann
- Bedienung über Handbediengerät oder PC mit Bedienprogramm: Minimalen Kommunikationswiderstand von 250 Ω berücksichtigen.

14.2.4 Dämpfung

Eine Dämpfung wirkt sich auf alle kontinuierlichen Ausgänge aus. Werkseinstellung: 0 s (einstellbar von 0 ... 999 s)

14.2.5 Linearisierung

Die Linearisierungsfunktion des Gerätes erlaubt die Umrechnung des Messwertes in beliebige Längen, Gewichts-, Durchfluss- oder Volumeneinheiten.

Vorprogrammierte Linearisierungskurven

Linearisierungstabellen für die Volumenberechnung in folgenden Behältern sind vorprogrammiert:

- Pyramidenboden
- Konischer Boden
- Schrägboden
- Zylindrisch liegend
- Kugeltank

Technische Daten Micropilot FMR10B

Linearisierungstabellen für die Durchflussberechnung sind vorprogrammiert und umfassen:

- Gerinne
 - Khafaqi-Venturi-Rinne
 - Venturi-Rinne
 - Parshall-Rinne
 - Palmer-Bowlus-Rinne
 - Trapezrinne (ISO 4359)
 - Rechteckrinne (ISO 4359)
 - U-Form-Rinne (ISO 4359)
- Wehre
 - Trapezwehr
 - Rechteckiges breitkroniges Wehr (ISO 3846)
 - Rechteckwehr mit scharfer Krone (ISO 1438)
 - Dreieckwehr mit scharfer Krone (ISO 1438)
- Standardformel

Beliebige andere Linearisierungstabellen aus bis zu 32 Wertepaaren können manuell eingegeben werden.

14.2.6 Summenzähler

Das Gerät bietet einen Summenzähler, welcher den Durchfluss aufsummiert. Der Summenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.

14.3 Umgebung

14.3.1 Umgebungstemperaturbereich

Messgerät: -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

Bei Betrieb im Freien mit starker Sonneneinstrahlung:

- Gerät an schattiger Stelle montieren.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, insbesondere in wärmeren Klimaregionen.
- Wetterschutzhaube verwenden.

14.3.2 Lagerungstemperatur

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

14.3.3 Klimaklasse

Nach IEC 60068-2-38 Prüfung Z/AD (relative Luftfeuchtigkeit 4 ... 100 %).

14.3.4 Betriebshöhe

Bis zu 5000 m (16404 ft) über Meereshöhe.

14.3.5 Schutzart

Prüfung gemäß IEC 60529 Edition 2.2 2013-08/ DIN EN 60529:2014-09 und NEMA 250-2014:

- IP66, NEMA Type 4X
- IP68, NEMA Type 6P (24 h bei 1,83 m (6,00 ft) unter Wasser)

Micropilot FMR10B Technische Daten

14.3.6 Schwingungsfestigkeit

■ Stochastisches Rauschen (Random Sweep) nach DIN EN 60068-2-64 Fall 2/ IEC 60068-2-64 Fall 2

■ Gewährleistet für 5 ... 2000 Hz: 1,25 $(m/s^2)^2/Hz$, ~ 5 g

14.3.7 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

- Elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61326-Serie und NAMUR-Empfehlung EMV (NE21)
- Maximale Messabweichung während EMV- Prüfungen: < 0,5 % der Spanne.

Weitere Details sind aus der EU-Konformitätserklärung ersichtlich (www.endress.com/downloads).

Technische Daten Micropilot FMR10B


14.4 Prozess

14.4.1 Prozesstemperatur, Prozessdruck

A WARNUNG

Der maximale Druck für das Gerät ist abhängig vom druckschwächsten Bauteil (Bauteile sind: Prozessanschluss, optionale Anbauteile oder Zubehör).

- ▶ Gerät nur innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen der Bauteile betreiben!
- ▶ MWP (Maximum Working Pressure): Auf dem Typenschild ist der MWP angegeben. Dieser Wert bezieht sich auf eine Referenztemperatur von +20 °C (+68 °F) und darf über unbegrenzte Zeit am Gerät anliegen. Temperaturabhängigkeit des MWP beachten. Für Flansche die zugelassenen Druckwerte bei höheren Temperaturen aus den folgenden Normen entnehmen: EN 1092-1 (die Werkstoffe 1.4435 und 1.4404 sind in ihrer Festigkeit-Temperatur-Eigenschaft in der EN 1092-1 eingruppiert. Die chemische Zusammensetzung der beiden Werkstoffe kann identisch sein.), ASME B16.5, JIS B2220 (Norm in ihrer jeweils aktuellen Version ist gültig). Abweichende MWP-Angaben finden sich in den betroffenen Kapiteln der technischen Information.
- ▶ Die Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) verwendet die Abkürzung **PS**, diese entspricht dem maximalen Betriebsdruck (MWP) des Geräts.



🛮 46 🛮 Zulässiger Bereich für Prozesstemperatur und Prozessdruck

Prozesstemperaturbereich

-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

Prozessdruckbereich, Antenne 40mm (1,5 in)

- $p_{rel} = -1 \dots 3 \text{ bar } (-14,5 \dots 43,5 \text{ psi})$
- $p_{abs} < =4 \text{ bar (58 psi)}$

Bei Vorliegen einer CRN-Zulassung kann der Druckbereich weiter beschränkt sein.

14.4.2 Dielektrizitätszahl

Für Flüssigkeiten

- $\varepsilon_r \ge 1.8$
- Für niedrigere ε_r -Werte, Endress+Hauser kontaktieren

Für Schüttgüter

 $\varepsilon_{\rm r} \ge 1.6$

Micropilot FMR10B Technische Daten

> Für Anwendungen mit einer kleineren Dielektrizitätskonstanten als angegeben, Endress+Hauser kontaktieren.



Für die Dielektrizitätskonstante (ϵ_r -Wert) vieler wichtiger in der Industrie verwendeten Medien siehe:

- Dielektrizitätskonstante (ε_r-Wert) Kompendium CP01076F
- die "DK-Werte App" von Endress+Hauser (verfügbar für Android und iOS)

14.5 Weitere technische Daten



 $\begin{tabular}{ll} \hline \textbf{Aktuelle Technische Information: Endress+Hauser-Internetseite: } www.endress.com \rightarrow Downloads. \end{tabular}$

Stichwortverzeichnis Micropilot FMR10B

Stichwortverzeichnis

A
Anforderungen an Personal
Anzeigewerte Zum Status Verriegelung
В
Bestimmungsgemäße Verwendung
C CE-Zeichen
D
DeviceCare
Diagnoseereignis Im Bedientool
Diagnoseliste
Dokument
Funktion
Durchflussmessung konfigurieren
E
Einsatz Messgerät
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung Einsatz Messgeräte
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung Einsatz Messgeräte Fehlgebrauch
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung Einsatz Messgeräte Fehlgebrauch
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung Einsatz Messgeräte Fehlgebrauch 8 Grenzfälle 8 Einsatzgebiet Restrisiken 8 Einstellungen Gerät an Prozessbedingungen anpassen 27 Entsorgung 36 Ereignis-Logbuch filtern 32 Ereignishistorie 32 Ereignisliste 32
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung Einsatz Messgeräte Fehlgebrauch 8 Grenzfälle 8 Einsatzgebiet Restrisiken 8 Einstellungen Gerät an Prozessbedingungen anpassen 27 Entsorgung 36 Ereignis-Logbuch filtern 32 Ereignishistorie 32 Ereignisliste 32
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung Einsatz Messgeräte Fehlgebrauch 8 Grenzfälle 8 Einsatzgebiet Restrisiken 8 Einstellungen Gerät an Prozessbedingungen anpassen 27 Entsorgung 36 Ereignis-Logbuch filtern 32 Ereignishistorie 32 Ereignisliste 32
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung Einsatz Messgeräte Fehlgebrauch 8 Grenzfälle 8 Einsatzgebiet Restrisiken 8 Einstellungen Gerät an Prozessbedingungen anpassen 27 Entsorgung 36 Ereignis-Logbuch filtern 32 Ereignishistorie 32 Ereignisliste 32 F Freigabecode 19 Falsche Eingabe 19
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung Einsatz Messgeräte Fehlgebrauch 8 Grenzfälle 8 Einsatzgebiet Restrisiken 8 Einstellungen Gerät an Prozessbedingungen anpassen 27 Entsorgung 36 Ereignis-Logbuch filtern 32 Ereignishistorie 32 Ereignisliste 32 F Freigabecode 19 Falsche Eingabe 19 G Gerätetausch 35
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung Einsatz Messgeräte Fehlgebrauch 8 Grenzfälle 8 Einsatzgebiet Restrisiken 8 Einstellungen Gerät an Prozessbedingungen anpassen 27 Entsorgung 36 Ereignis-Logbuch filtern 32 Ereignishistorie 32 Ereignisliste 32 F Freigabecode 19 Falsche Eingabe 19
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung Einsatz Messgeräte Fehlgebrauch 8 Grenzfälle 8 Einsatzgebiet Restrisiken 8 Einstellungen Gerät an Prozessbedingungen anpassen 27 Entsorgung 36 Ereignis-Logbuch filtern 32 Ereignishistorie 32 Ereignisliste 32 F Freigabecode 19 Falsche Eingabe 19 G Gerätetausch 35
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung Einsatz Messgeräte Fehlgebrauch 8 Grenzfälle 8 Einsatzgebiet Restrisiken 8 Einstellungen Gerät an Prozessbedingungen anpassen 27 Entsorgung 36 Ereignis-Logbuch filtern 32 Ereignishistorie 32 Ereignisliste 32 F F Freigabecode 19 Falsche Eingabe 19 G G Gerätetausch 35 Gerätetverriegelung, Status 26 K K Konfiguration einer Durchflussmessung 24

Messstoffe
Produktsicherheit
Reinigung
Schreibzugriff
T Typenschild
U Untermenü Ereignisliste
Z Zugriffsrechte auf Parameter Lesezugriff



www.addresses.endress.com