

安全第一

Cleanfit CPA871 – 日々の業務における 信頼できるパートナー


リトラクタブルホルダにより、プロセス
運転中においても安全で信頼性の
高い測定を保証

- 運用時の最高の安全性
インテリジェント機能により、運転
中、洗浄時、校正時の安全で最適
なセンサの取扱いをサポートし
ます。
- 厳しい環境にも対応する堅牢な
ホルダ構造
付着性のある測定物中での深い浸
漬深度を実現する特別なソリュー
ションと、金属製のサポートハウジ
ングにより、信頼性の高い動作を
お約束します。
- 容易にプロセスに適合させること
のできるモジュール式ホルダ
材質、プロセス接続、駆動タイプ –
プロセス条件に最適なバージョ
ンを選択できます。





新しいCleanfit CPA871リトラクタブルホルダのサービスチャンバ: 接液部の材質は、プロセス内の測定物に対して使用するのに最適です。金属製の外部サポートハウジングが安定性を確保します。



新しいCleanfit CPA871リトラクタブルホルダは、日々の業務での安全性と信頼性をお約束します。さらに、モジュール構造のため、お客様のプロセスの特別な要件に正確に適合させることができます。

Cleanfit CPA871であれば安全に管理できます。

新しいリトラクタブルホルダは、プロセス中で安全な操作がすぐにできるように最適化されています。

- センサが設置されていない場合に、センサガイドがプロセス内に移動しないように機械的に阻止されています。
- 測定ポジションにある場合、センサの周囲をしっかりと閉じる保護キャップにより、誤ったタイミングでセンサを取り外すことはできません。
- 終端位置ロックと特別に設計されたスピンドル駆動により、センサが誤って測定ポジションからサービスチャンバに戻らないようになっています。

これにより、プロセス測定物がサービスチャンバやホルダ駆動部内、または環境中に漏れ出すことはありません。

万全の堅牢性

Cleanfit CPA871リトラクタブルホルダは、困難な測定物の特性、高圧、高温においても問題ありません。

- 付着性のある測定物や沈殿しやすい測定物において深い浸漬深度で使用するセンサには、特別な浸漬チャンババージョンが最適なソリューションとなります。この場合、センサが取り付けられたセンサガイドは、プロセス測定物中では、浸漬チャンバによってほぼ完全に覆われているため測定物との接触が最小限に抑えられます。これにより、センサが測定ポジションとサービスポジション間を移動するときに、密閉が保たれます。
- サービスチャンバ用の金属製サポートハウジングは、接液部に樹脂が使用されている場合でも、安定性をお約束します。

Cleanfit CPA871はお客様のプロセスに適合します。

- 接液部の材質は、ステンレス1.4404、PEEK、PVDF、PVDF（導電性）、ハステロイC-22、チタン、ご要望に応じてその他の材質を選択可能
- 幅広いプロセス接続をご用意
- 手動式または空圧駆動式リトラクタブルホルダ - 必要な自動化レベルに応じて選択できます。

www.addresses.endress.com