



# Documentation spéciale

## Directive sur les équipements sous pression (DESP)

Mesure de pression

### Documentation associée

Toute la documentation est disponible sur Internet : [www.endress.com/Deviceviewer](http://www.endress.com/Deviceviewer) (entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique).



Si elle n'est pas encore disponible, une traduction dans les langues de l'UE peut être commandée.

### Confirmation

Endress+Hauser confirme par la présente que les appareils listés ont été évalués et conçus conformément à la Directive des équipements sous pression 2014/68/UE. Pour plus de détails, voir la section suivante.

### Évaluation et construction

#### Cerabar et Ceraphant avec raccord fileté

- Pour les appareils suivants :
  - Cerabar : PMP11, PMP21, PMP51, PMP51B, PMP55, PMP71, PMP71B, PMP75
  - Ceraphant : PTP31B
- Raccord process : raccord fileté
- PN : > 200 bar (2 900 psi)
- Classification : Catégorie I
- Construction : Gaz du groupe de fluides 1
- Fabriqué et testé conformément à la directive DESP 2014/68/UE : Module A

#### Deltabar avec bride ovale

- Deltabar : PMD50, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B
- Raccord process : bride ovale
- PN : > 200 bar (2 900 psi)
- Classification : Catégorie I
- Construction : Gaz du groupe de fluides 1
- Fabriqué et testé conformément à la directive DESP 2014/68/UE : Module A

#### Cerabar et Deltabar avec joint intercalaire

- Pour les appareils suivants :
  - Cerabar : PMP43, PMP55, PMP75
  - Deltabar : FMD77, FMD78
- Raccord process : joint intercalaire
- DN : > DN25
- Classification : Catégorie II
- Construction : Gaz stables du groupe de fluides 1
- Fabriqué et testé conformément à la directive DESP 2014/68/UE : Module A2

- Pour les appareils suivants :
  - Cerabar : PMP43, PMP55, PMP75
  - Deltabar : FMD77, FMD78
- Raccord process : joint intercalaire
- DN : > DN25
- Classification : Catégorie II
- Construction : Liquides du groupe de fluides 1
- Fabriqué et testé conformément à la directive DESP 2014/68/UE : Module A2

#### Levelflex

- Levelflex : FMP54
- Raccord process : voir TI01001F
- PN : > 200 bar (2 900 psi)
- Classification : Catégorie I
- Construction : Gaz du groupe de fluides 1
- Fabriqué et testé conformément à la directive DESP 2014/68/UE : Module A

#### Proservo

- Proservo : NMS81
- Raccord process : voir TI01249G
- PN : jusqu'à 25 bar (362,5 psi) ; Vol > 1 l (0,264 gal)
- Classification : Catégorie I
- Construction : Gaz stables du groupe de fluides 1
- Fabriqué et testé conformément à la directive DESP 2014/68/UE : Module A

### Déclaration UE de conformité

Une déclaration UE de conformité peut être obtenue comme suit :

- Entrer le numéro de série de l'appareil dans DeviceViewer d'Endress+Hauser (<https://portal.endress.com/webapp/DeviceViewer>) ou
- Aller sur la page Téléchargements du site Internet Endress+Hauser (voir le chapitre suivant).

#### Téléchargement de la Déclaration de conformité UE

<https://www.endress.com/de/download>

1. Sélectionner "Déclaration"
2. Sélectionner "Déclaration du fabricant"
3. Entrer le code produit souhaité p. ex. PMP51B)
4. Cliquer sur "Recherche"

Les téléchargements disponibles s'affichent.