



Documentație specială

Directiva privind echipamentele sub presiune (PED)

Măsurarea presiunii

Documentație asociată

Toată documentația este disponibilă pe internet: www.endress.com/Deviceviewer (introduceți numărul de serie de pe plăcuța de identificare).



Dacă nu este încă disponibilă, poate fi solicitată o traducere în limbile Uniunii Europene.

Confirmare

Prin prezenta, Endress+Hauser confirmă că dispozitivele enumerate au fost evaluate și proiectate în conformitate cu 2014/68/UE (Directiva privind echipamentele sub presiune). Pentru detalii, consultați secțiunea următoare.

Evaluare și proiectare

Cerabar și Ceraphant cu conexiune filetată

- Pentru următoarele dispozitive:
 - Cerabar: PMP11, PMP21, PMP51, PMP51B, PMP55, PMP71, PMP71B, PMP75
 - Ceraphant: PTP31B
- Conexiune de proces: Conexiune filetată
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Clasificare: Categoria I
- Proiectare: Gaze din Grupa de fluide 1
- Fabricat și testat în conformitate cu PED 2014/68/UE: Modulul A

Deltabar cu flanșă ovală

- Deltabar: PMD50, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B
- Conexiune de proces: Flanșă ovală
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Clasificare: Categoria I
- Proiectare: Gaze din Grupa de fluide 1
- Fabricat și testat în conformitate cu PED 2014/68/UE: Modulul A

Cerabar și Deltabar cu garnitură în linie

- Pentru următoarele dispozitive:
 - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
 - Deltabar: FMD77, FMD78
- Conexiune de proces: garnitură în linie
- DN: > DN25
- Clasificare: Categoria II
- Proiectare: Gaze stabile din Grupa de fluide 1
- Fabricat și testat în conformitate cu PED 2014/68/UE: Modulul A2

- Pentru următoarele dispozitive:
 - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
 - Deltabar: FMD77, FMD78
- Conexiune de proces: garnitură în linie
- DN: > DN25
- Clasificare: Categoria II
- Proiectare: Lichide din Grupa de fluide 1
- Fabricat și testat în conformitate cu PED 2014/68/UE: Modulul A2

Levelflex

- Levelflex: FMP54
- Conexiune de proces: consultați TI01001F
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Clasificare: Categoria I
- Proiectare: Gaze din Grupa de fluide 1
- Fabricat și testat în conformitate cu PED 2014/68/UE: Modulul A

Proservo

- Proservo: NMS81
- Conexiune de proces: consultați TI01249G
- PN: până la 25 bar (362,5 psi); Vol > 1 l (0,264 gal)
- Clasificare: Categoria I
- Proiectare: Gaze stabile din Grupa de fluide 1
- Fabricat și testat în conformitate cu PED 2014/68/UE: Modulul A

Declarație de conformitate UE

O declarație de conformitate UE poate fi obținută după cum urmează:

- Introduceți numerele de serie ale dispozitivului în Endress+Hauser DeviceViewer (<https://portal.endress.com/webapp/DeviceViewer>) sau
- Accesați pagina de descărcări Endress+Hauser pe Internet (consultați secțiunea următoare).

Descărcarea declarației de conformitate UE

<https://www.endress.com/de/download>

1. Selectați „Declaration”
2. Selectați „Manufacturer Declaration”
3. Introduceți originea dorită a produsului de exemplu, PMP51B)
4. Apăsați pe „Search”

Se afișează descărcările disponibile.