Products


Solutions Services

Действительно начиная с версии 01.00.zz (Фирменное ПО прибора)

Инструкция по эксплуатации Proline Promass G 100 PROFINET

Кориолисовый расходомер







- Убедитесь в том, что документ хранится в безопасном месте и всегда доступен при работе с прибором.
- В целях предотвращения опасности для персонала и имущества внимательно ознакомьтесь с разделом "Основные правила техники безопасности", а также со всеми другими правилами техники безопасности, содержащимися в документе и имеющими отношение к рабочим процедурам.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических данных без предварительного уведомления. Актуальную информацию и обновления настоящего руководства по эксплуатации можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

Содержание

1	Информация о документе	6	6	Монтаж	18
1.1 1.2	Функциональность документа	6 6	6.1	Условия монтажа	18
	инструментов	6 7	6.2	6.1.3 Специальные инструкции по монтажу	
1.3	1.2.5 Символы на рисунках Документация	7 7	0.2	6.2.1 Необходимые инструменты	23
	1.3.2 Дополнительная документация для различных приборов	8		6.2.3 Монтаж измерительного прибора6.2.4 Поворот дисплея	23 23
1.4	Зарегистрированные товарные знаки	8	6.3	Проверка после монтажа	24
2	Основные правила техники		7	Электрическое подключение	26
	безопасности	9	7.1	Условия соединения	
2.1	Требования к работе персонала	9		7.1.1 Необходимые инструменты	26
2.2 2.3	Назначение Безопасность рабочего места	9 10		кабелю	26
2.4	<u> </u>	10		7.1.3 Назначение клемм	27
2.5		11		7.1.4 Назначение клемм, разъем прибора	28
2.6	Безопасность информационных технологий	11		7.1.5 Подготовка измерительного	20
	технологии	11		прибора	
3	Описание изделия 1		7.2	Подключение измерительного прибора 7.2.1 Подключение преобразователя	
3.1	Конструкция изделия		7.3	7.2.2 Обеспечение выравнивания потенциалов	31
	интерфейсом связи PROFINET	12	7.5	подключению	
4	Приемка и идентификация		7.4	7.3.1 Примеры подключения	
	изделия	13	7.4	7.4.1 Настройка имени прибора	
4.1	Приемка	13	7.5	Обеспечение степени защиты	33
4.2	Идентификация прибора	13	7.6	Проверки после подключения	34
	1 1	14	8	Опции управления	35
	4.2.2 Заводская табличка сенсора 4.2.3 Символы на измерительном	14	8.1	Обзор опций управления	
	приборе	15	8.2	Структура и функции меню управления 8.2.1 Структура меню управления	36 36
				8.2.2 Принципы управления	37
5	Хранение и транспортировка 1	16	8.3	Доступ к меню управления через веб-	
5.1	1	16		браузер	37
5.2	Транспортировка изделия	16		8.3.1 Диапазон функций	
	1 1	16		8.3.3 Установление соединения	
	5.2.2 Измерительные приборы с			8.3.4 Вход в систему	
	проушинами для подъема	17		8.3.5 Пользовательский интерфейс 8.3.6 Деактивация веб-сервера	
	5.2.3 Транспортировка с использованием вилочного			8.3.7 Выход из системы	
	погрузчика	17			
5.3	Утилизация упаковки				

8.4	Доступ к меню управления посредством		11	Управление	74
	управляющей программы	42	11.1	Чтение состояния блокировки прибора	74
	8.4.1 Подключение программного		11.2	Изменение языка управления	
	обеспечения		11.3	Настройка дисплея	
	8.4.2 FieldCare	43	11.4	Чтение измеренных значений	
	8.4.3 DeviceCare	44	11.1	11.4.1 Переменные процесса	
				11.4.2 Cymmatop	
9	Системная интеграция	45	11.5	Адаптация измерительного прибора к	• , 0
9.1	Обзор файлов описания прибора	45		рабочим условиям процесса	. 77
J.1	9.1.1 Данные о текущей версии для	10	11.6	Выполнение сброса сумматора	
	прибора	45			
	9.1.2 Управляющие программы		12	Пиариостика и истрановно	
9.2	Основной файл прибора (GSD)		12	Диагностика и устранение	
,,_	9.2.1 Имя основного файла прибора			неисправностей	79
	(GSD)	46	12.1	Устранение общих неисправностей	. 79
9.3	Циклическая передача данных		12.2	Диагностическая информация,	
	9.3.1 Обзор модулей			отображаемая на светодиодных	
	9.3.2 Описание модулей			индикаторах	. 80
	9.3.3 Кодировка статуса			12.2.1 Преобразователь	
	9.3.4 Заводские настройки		12.3	Диагностическая информация в веб-	
				браузере	. 81
10	Programme and the control of the con	55		12.3.1 Диагностические опции	
	Ввод в эксплуатацию			12.3.2 Просмотр рекомендаций по	
10.1	Проверка функционирования	55		устранению проблем	. 83
10.2	Идентификация прибора в сети PROFINET		12.4	Диагностическая информация в FieldCare.	
10.3	Пусковая параметризация			12.4.1 Диагностические опции	
10.4	Установление соединения через FieldCare			12.4.2 Просмотр рекомендаций по	
10.5	Установка языка управления	55		устранению проблем	. 85
10.6	Конфигурирование измерительного		12.5	Адаптация диагностической информации.	. 85
	прибора	55		12.5.1 Адаптация поведения	
	10.6.1 Определение обозначения			диагностики	. 85
	прибора	56	12.6	Обзор диагностической информации	. 88
	10.6.2 Настройка системных единиц	F.(12.6.1 Диагностика датчика	. 89
	измерения			12.6.2 Диагностика электроники	, 94
	10.6.3 Отображение интерфейса связи	58		12.6.3 Диагностика конфигурации	
	10.6.4 Выбор и настройка измеряемой	F0		12.6.4 Диагностика процесса	108
	среды		12.7	Необработанные события диагностики	
	10.6.5 Настройка отсечки малого расхода.	61	12.8	Перечень сообщений диагностики	
	10.6.6 Настройка обнаружения		12.9	Журнал событий	
	частичного заполнения	62		12.9.1 История событий	119
10.7	трубопровода			12.9.2 Фильтрация журнала событий	
10.7	10.7.1 Вычисленные значения			12.9.3 Обзор информационных событий.	120
	10.7.1 Вычиоленные значения		12.10	Сброс измерительного прибора	121
	10.7.2 Выполнение настроики датчика			12.10.1 Функции меню параметр	
	10.7.4 Выполнение дополнительной	05		"Перезагрузка прибора"	122
	настройки дисплея	67		Информация о приборе	122
10.8	Моделирование		12.12	Изменения программного обеспечения	123
10.9	Защита параметров настройки от	, 0			
10.7	несанкционированного доступа	71	13	Техническое обслуживание	124
	10.9.1 Защита от записи с помощью кода	, ,	13.1	Задачи техобслуживания	124
	доступа	71	17.1	13.1.1 Наружная очистка	
	10.9.2 Защита от записи посредством	, -	13.2	Измерения и испытания по прибору	124
	переключателя защиты от записи	72.	13.3	Служба поддержки Endress+Hauser	124
	10.9.3 Защита от записи посредством	-	22.2		
	ввода параметров при запуске	73	14	Ремонт	125
	1 1 1				
			14.1	Общие указания	
			14.2	Запасные части	125

14.3 14.4	Служба поддержки Endress+Hauser	125 125
14.5	Утилизация	126
	14.5.1 Демонтаж измерительного	
	прибора	126
	14.5.2 Утилизация измерительного	
	прибора	126
15	Аксессуары	127
15.1	Аксессуары для обслуживания	127
16	Технические характеристики	128
16.1	Приложение	128
16.2	Принцип действия и архитектура системы	128
16.3	Вход	129
16.4	Выход	130
16.5	Источник питания	135
16.6	Рабочие характеристики	136
16.7	Монтаж	140
16.8	Окружающая среда	140
16.9	Параметры технологического процесса	141
	Механическая конструкция	142
	Управление	142
	Сертификаты и нормативы	144
	Пакеты прикладных программ	145
	Аксессуары	146
16.15	Сопроводительная документация	146
Алфа	авитный указатель	148

1 Информация о документе

1.1 Функциональность документа

Это руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую на различных стадиях срока службы прибора: начиная с идентификации, приемки и хранения продукта, его монтажа, подсоединения, ввода в эксплуатацию и завершая устранением неисправностей, сервисным обслуживанием и утилизацией.

1.2 Условные обозначения

1.2.1 Символы по технике безопасности

Символ	Значение
№ ОПАСНО	ОПАСНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации приведет к серьезным или смертельным травмам.
▲ ОСТОРОЖНО	ОСТОРОЖНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к серьезным или смертельным травмам.
▲ ВНИМАНИЕ	ВНИМАНИЕ! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к травмам небольшой и средней тяжести.
уведомление	ВНИМАНИЕ! В этом символе содержится информация о процедуре и другие факты, которые не приводят к травмам.

1.2.2 Электрические символы

Символ	Значение	Символ	Значение	
	Постоянный ток	~	Переменный ток	
≂	Постоянный и переменный ток	ᆛ	Заземление Контакт, заземление которого уже обеспечивается с помощью системь заземления на самом предприятии.	
	Подключение защитного заземления Контакт, который должен быть подсоединен к заземлению перед выполнением других соединений.	\Rightarrow	Эквипотенциальное соединение Соединение, требующее подключения к системе заземления предприятия: в зависимости от национальных стандартов или общепринятой практики можно использовать систему выравнивания потенциалов или радиальную систему заземления.	

1.2.3 Символы для обозначения инструментов

Символ	Значение
06	Шестигранный ключ
Ø.	Рожковый гаечный ключ

1.2.4 Описание информационных символов

Символ	Значение	
✓	Допустимо Означает допустимые процедуры, процессы или действия.	
Предпочтительно Означает предпочтительные процедуры, процессы или действия.		
X	Запрещено Означает запрещенные процедуры, процессы или действия.	
i	Подсказка Указывает на дополнительную информацию	
[i	Ссылка на документ	
	Ссылка на страницу	
	Ссылка на схему	
1. , 2. , 3	Последовательность действий	
L_	Результат действия	
?	Помощь в случае проблемы	
	Просмотр	

1.2.5 Символы на рисунках

Символ	Значение	Символ	Значение
1, 2, 3,	Номера элементов	1. , 2. , 3	Серия этапов
A, B, C,	Виды	A-A, B-B, C-C,	Разделы
EX	Взрывоопасные зоны	×	Безопасная среда (невзрывоопасная среда)
≋➡	Направление потока		

1.3 Документация

- Обзор связанной технической документации:
 - W@M Device Viewer: введите серийный номер с паспортной таблички (www.endress.com/deviceviewer)
 - Endress+Hauser Operations App: введите серийный номер с паспортной таблички или просканируйте двумерный матричный код (QR-код) с паспортной таблички.
- 🚹 Подробный список отдельных документов и их кодов

1.3.1 Стандартная документация

Тип документа	Назначение и содержание документа
Техническое описание	Информация для планирования комплектации прибора В документе содержатся технические данные прибора и обзор аксессуаров и других изделий, которые можно заказать в дополнение к прибору.
Краткое руководство по эксплуатации	Руководство по быстрому получению первого значения измеряемой величины В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация по различным действиям – от приемки до первичного ввода в эксплуатацию.

1.3.2 Дополнительная документация для различных приборов

В зависимости от заказанного исполнения прибор поставляется с дополнительными документами: строго соблюдайте инструкции, приведенные в дополнительной документации. Дополнительная документация является неотъемлемой частью документации по прибору.

1.4 Зарегистрированные товарные знаки

PROFINET®

Зарегистрированный товарный знак организации пользователей PROFIBUS, Карлсруэ, Германия.

Microsoft®

Зарегистрированный товарный знак Microsoft Corporation, Редмонд, Вашингтон, США.

TRI-CLAMP®

Зарегистрированный товарный знак Ladish & Co., Inc., Кеноша, США.

Applicator®, FieldCare®, DeviceCare®, Field Xpert TM , HistoROM®, Heartbeat Technology TM

Зарегистрированные или ожидающие регистрации товарные знаки Endress+Hauser Group.

2 Основные правила техники безопасности

2.1 Требования к работе персонала

Персонал, занимающийся установкой, вводом в эксплуатацию, диагностикой и техническим обслуживанием, должен соответствовать следующим требованиям:

- ▶ Обученные квалифицированные специалисты: должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач
- Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия
- ▶ Осведомлены о нормах федерального/национального законодательства
- ► Перед началом работы: специалист обязан прочесть и понять все инструкции, приведенные в руководстве по эксплуатации, дополнительной документации, а также изучить сертификаты (в зависимости от применения).
- Следование инструкциям и соблюдение основных условий

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- ▶ Проинструктирован и уполномочен руководством предприятия в соответствии с требованиями выполняемой задачи
- ▶ Следовать инструкциям, приведенным в данном руководстве по эксплуатации

2.2 Назначение

Область использования и рабочая среда

Измерительный прибор, описанный в настоящем руководстве по эксплуатации, предназначен только для измерения расхода жидкостей и газов.

В зависимости от заказанного исполнения прибор также можно использовать для измерения потенциально взрывоопасных, горючих, ядовитых и окисляющих веществ.

Измерительные приборы, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, для гигиенических применений, а также для применений с повышенным риском из-за давления рабочей среды, имеют соответствующую маркировку на заводской табличке.

Чтобы убедиться, что прибор остается в надлежащем состоянии в течение всего времени работы:

- ► Прибор должен эксплуатироваться в полном соответствии с данными на заводской табличке и общими условиями эксплуатации, приведенными в настоящем руководстве и в дополнительных документах.
- ► Проверьте по заводской табличке, может ли заказанный прибор использоваться по своему назначению в зонах, требующих подтверждения соответствия (например, во взрывоопасных зонах, в системах с высоким избыточным давлением).
- Используйте измерительный прибор только с теми средами, в отношении которых контактирующие со средой материалы обладают достаточной степенью стойкости.
- Обеспечьте постоянную защиту прибора от коррозии, вызываемой влиянием окружающей среды.

Использование не по назначению

Ненадлежащее использование может привести к снижению уровня безопасности. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием прибора не по назначению.

▲ ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения сенсора из-за воздействия агрессивных и абразивных жидкостей, либо окружающих условий!

Возможно повреждение корпуса в результате механических перегрузок!

- ▶ Проверьте совместимость жидкости процесса с материалом сенсора.
- Убедитесь, что все контактирующие с жидкостью материалы устойчивы к ее воздействию.
- Придерживайтесь указанного диапазона давления и температуры.

Проверка на коррозионную стойкость:

▶ В отношении специальных жидкостей и жидкостей для очистки Endress+Hauser обеспечивает содействие при проверке коррозионной стойкости смачиваемых материалов, однако гарантии при этом не предоставляются, поскольку даже незначительные изменения в температуре, концентрации или степени загрязнения в условиях технологического процесса могут привести к изменению коррозионной стойкости.

Остаточные риски

Температура внешней поверхности корпуса может увеличиться не более чем на 20 К по причине потребления энергии внутренними электронными компонентами. Прохождение горячих жидкостей через измерительный прибор также способствует повышению температуры его поверхности. Поверхность сенсора может достигать температур, близких к температуре жидкости.

В результате воздействия сред с повышенной температурой можно получить ожоги!

► При работе с жидкостями с повышенной температурой обеспечьте защиту от возможного контакта для предотвращения ожогов.

2.3 Безопасность рабочего места

Во время работы с прибором:

 Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с федеральными/ государственными нормативными требованиями.

При выполнении сварочных работ на трубопроводе:

► Не допускается заземление сварочного оборудования через измерительный прибор.

При работе с прибором влажными руками:

 Учитывая более высокую вероятность поражения электрическим током, рекомендуется использовать перчатки.

2.4 Безопасность при эксплуатации

Опасность травмирования.

- ▶ При эксплуатации прибор должен находиться в технически исправном и отказоустойчивом состоянии.
- Ответственность за отсутствие помех при эксплуатации прибора несет оператор.

Модификация прибора

Несанкционированная модификация прибора запрещена и может привести к непредвиденным рискам.

► Если, несмотря на это, требуется модификация, обратитесь в компанию Endress +Hauser.

Ремонт

Условия непрерывной безопасности и надежности при эксплуатации,

▶ Проведение ремонта прибора только при наличии специального разрешения.

10

- ► Соблюдение федеральных/государственных нормативных требований в отношении ремонта электрических приборов.
- ▶ Использование только оригинальных запасных частей и аксессуаров Endress +Hauser.

2.5 Безопасность изделия

Благодаря тому, что прибор разработан в соответствии с передовой инженернотехнической практикой, он удовлетворяет современным требованиям безопасности, прошел испытания и поставляется с завода в состоянии, безопасном для эксплуатации.

Прибор соответствует общим требованиям в отношении безопасности и законодательным требованиям. Также он соответствует директивам ЕС, указанным в декларации соответствия ЕС, применимой к данному прибору. Endress+Hauser подтверждает указанное соответствие нанесением маркировки СЕ на прибор.

2.6 Безопасность информационных технологий

Гарантия действует только в том случае, если установка и использование устройства производится согласно инструкциям, изложенным в Руководстве по эксплуатации. Устройство оснащено механизмом обеспечения защиты, позволяющим не допустить внесение каких-либо непреднамеренных изменений в установки устройства.

Безопасность информационных технологий соответствует общепринятым стандартам безопасности оператора и разработана с целью предоставления дополнительной защиты устройства, в то время как передача данных прибора должна осуществляться операторами самостоятельно.

3 Описание изделия


Измерительная система состоит из преобразователя и сенсора.

Прибор доступен в компактном исполнении:

Преобразователь и сенсор находятся в одном корпусе.

3.1 Конструкция изделия

3.1.1 Исполнение прибора с интерфейсом связи PROFINET




🛮 1 Основные компоненты измерительного прибора

- 1 Сенсор
- 2 Корпус преобразователя
- 3 Главный модуль электроники
- 4 Крышка корпуса измерительного преобразователя
- 5 Крышка корпуса преобразователя (исполнение с локальным дисплеем)
- 6 Локальный дисплей (опционально)
- 7 Главный модуль электроники (с кронштейном для локального дисплея)

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка



- При невыполнении одного из условий обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

4.2 Идентификация прибора


Для идентификации измерительного прибора доступны следующие варианты:

- Данные на паспортной табличке (шильдике)
- Код заказа с подразделением функций и характеристик прибора в накладной
- Введите серийный номер, указанный на паспортной табличке в *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): отобразится вся информация об измерительном приборе.
- Введите серийный номер, указанный на паспортной табличке в *приложении Operations om Endress+Hauser* или просканируйте двумерный штрих-код (QR-код) на паспортной табличке с помощью *приложения Operations om Endress+Hauser*: будет представлена вся информация об этом измерительном приборе.

Для получения информации о соответствующей технической документации см. следующие источники:

- Разделы "Дополнительная стандартная документация на прибор" → В 8 и
 "Дополнительная документация для различных приборов" → В 8
- W@M Device Viewer: введите серийный номер с паспортной таблички (www.endress.com/deviceviewer)
- Приложение Operations om Endress+Hauser: введите серийный номер с паспортной таблички или просканируйте двумерных штрих-код (QR-код) на паспортной табличке.

4.2.1 Паспортная табличка преобразователя



🗷 2 Пример паспортной таблички преобразователя

- 1 Место изготовления
- 2 Название преобразователя
- 3 Номер заказа
- 4 Серийный номер (Ser. no.)
- 5 Расширенный код заказа (Ext. ord. cd.)
- 6 Данные электрического подключения, например, доступные входы и выходы, напряжение питания
- 7 Допустимая температура окружающей среды (T_a)
- 8 Степень защиты
- 9 Двумерный штрих-код
- 10 Номер дополнительных документов, связанных с обеспечением безопасности
- 11 Дата изготовления: год-месяц
- 12 Маркировка СЕ, С-Тіск
- 13 Версия микропрограммного обеспечения (FW)

4.2.2 Заводская табличка сенсора



Номер заказа

Повторный заказ измерительного прибора осуществляется с использованием кода заказа.

Расширенный код заказа

- Всегда содержит тип прибора (основное изделие) и основные технические характеристики (обязательные позиции).
- Из числа дополнительных спецификаций (дополнительных характеристик) в расширенный код заказа включают только те характеристики, которые имеют отношение к обеспечению безопасности и сертификации (например, LA). При заказе дополнительных спецификаций они указываются обобщенно с использованием символа-заполнителя # (например, #LA#).
- Если в составе заказанных дополнительных технических характеристик отсутствуют характеристики, имеющие отношение к обеспечению безопасности и сертификации, они отмечаются + символом-заполнителем (например, XXXXXX-ABCDE+).

4.2.3 Символы на измерительном приборе

Символ	Значение
Δ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный символ предупреждает о наличии опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к серьезной или смертельной травме.
(i	Ссылка на документацию Ссылается на соответствующую документацию об устройстве.
	Соединение с защитным заземлением Контакт, который перед подключением любого другого оборудования следует подключить к системе заземления.

5 Хранение и транспортировка

5.1 Условия хранения


Хранение должно осуществляться с учетом следующих требований:

- Храните прибор в оригинальной упаковке, обеспечивающей защиту от ударов.
- Удаление защитных крышек или колпачков, установленных на присоединениях к процессу, не допускается. Они предотвращают механическое повреждение поверхности уплотнений и проникновение инородных веществ в измерительную трубку.
- Обеспечьте защиту от прямого солнечного света во избежание излишнего нагревания поверхности.
- Прибор должен храниться в сухом и не содержащем пыль месте.
- Хранение на открытом воздухе не допускается.

Температура хранения: -40 до +80 °C (-40 до +176 °F), Код заказа для «Дополнительные тесты, сертификаты», опция JM: -50 до +60 °C (-58 до +140 °F), предпочтительно при +20 °C (+68 °F)

5.2 Транспортировка изделия

Транспортировать измерительный прибор к точке измерения следует в оригинальной упаковке.



A0015604

Удаление защитных крышек или колпаков, установленных на присоединениях к процессу, не допускается. Они предотвращают механическое повреждение поверхности уплотнений и проникновение инородных веществ в измерительную трубу.


5.2.1 Измерительные приборы без проушин для подъема

№ ОСТОРОЖНО

Центр тяжести измерительного прибора находится выше точек подвеса грузоподъемных строп.

Возможность травмы из-за выскальзывания измерительного прибора.

- ▶ Закрепите измерительный прибор для предотвращения его вращения или скольжения.
- ▶ Найдите значение веса, указанное на упаковке (на наклейке).



5.2.2 Измерительные приборы с проушинами для подъема

№ ВНИМАНИЕ

Специальные инструкции по транспортировке приборов, оснащенных проушинами для подъема

- ► Для транспортировки прибора используйте только проушины для подъема, закрепленные на приборе или фланцах.
- ▶ В любой ситуации прибор должен быть закреплен не менее чем за две проушины.

5.2.3 Транспортировка с использованием вилочного погрузчика

При применении деревянных ящиков для транспортировки конструкция пола позволяет осуществлять погрузку с широкой или узкой стороны с помощью вилочного погрузчика.

5.3 Утилизация упаковки

Все упаковочные материалы экологически безопасны и полностью пригодны для вторичного использования:

- Вторичная упаковка измерительного прибора: полимерная растягивающаяся пленка, соответствующая директиве EC 2002/95/EC (RoHS).
- Упаковка:
 - деревянный ящик, переработка которого осуществляется в соответствии со стандартом ISPM 15, что подтверждается нанесением логотипа IPPC; или
 - картон, соответствующей Европейской директиве по упаковке 94/62EC;
 возможность переработки подтверждена путем нанесения символа RESY.
- Упаковка для перевозки морским транспортом (опция): деревянный ящик, переработка которого осуществляется в соответствии со стандартом ISPM 15, что подтверждается нанесением логотипа IPPC.
- Средства для переноса и монтажа:
 - Одноразовый пластмассовый поддон
 - Пластмассовые накладки
 - Пластмассовые клейкие полоски
- Подкладочный материал: упругая бумага


6 Монтаж

6.1 Условия монтажа

Специальные приспособления, например опоры, не требуются. Внешние воздействия поглощаются конструкцией прибора.

6.1.1 Монтажная позиция

Место монтажа



Скапливание пузырьков газа в измерительной трубе может привести к увеличению погрешности измерения. Поэтому не допускается монтаж измерительной системы в следующих точках трубопровода:

- В самой высокой точке трубопровода.
- Непосредственно перед свободным сливом из спускной трубы.

Монтажные позиции


Для правильной установки сенсора убедитесь в том, что направление стрелки на паспортной табличке сенсора совпадает с направлением потока продукта (в трубопроводе).

	Монтажные позиции				
A	Вертикальная ориентация	A001555			
В	Горизонтальная ориентация, преобразователь установлен лицевой стороной вверх	A001556	 ✓ ✓ ¹⁾ Исключения: → 🖸 3, 🖺 19 		

	Монтажные по	Рекомендация	
С	Горизонтальная ориентация, преобразователь установлен лицевой стороной вниз	A0015590	Г Г Г 2) Исключения: → 2 3, 1 19
D	Горизонтальная ориентация, преобразователь установлен лицевой стороной вбок	A0015592	×

- В областях применения с низкими рабочими температурами возможно понижение температуры окружающей среды. Для поддержания температуры окружающей среды не ниже минимально допустимой для преобразователя рекомендуется такая монтажная позиция прибора.
- В областях применения с высокими рабочими температурами процесса возможно повышение температуры окружающей среды. Для поддержания температуры окружающей среды не выше максимально допустимой для преобразователя рекомендуется такая монтажная позиция прибора.

Если датчик устанавливается горизонтально и с изогнутой измерительной трубкой, то положение датчика следует выбрать в соответствии со свойствами жидкости.




A001405

- 🖻 3 Монтажная позиция датчика с изогнутой измерительной трубкой
- Эта монтажная позиция не рекомендуется для работы с жидкостями, переносящими твердые частицы: риск скопления твердых частиц
- 2 Эта монтажная позиция не рекомендуется для работы с жидкостями со свободным газом: риск скопления газа

Входные и выходные участки

Если кавитация не возникает, принимать специальные меры для устранения возможной турбулентности из-за фитингов (клапаны, колена, Т-образные участки и т.д.) не требуется → 🖺 20.



Монтажные размеры

Данные о размерах и монтажных расстояниях прибора приведены в разделе "Механическая конструкция" документа "Техническое описание"

6.1.2 Требования на соответствие условиям окружающей среды и процесса

Диапазон температуры окружающей среды

Измерительный прибор	Исполнение без взрывозащиты	−40 до +60 °C (−40 до +140 °F)
	Ex na, исполнение NI	−40 до +60 °C (−40 до +140 °F)
	Ex ia, исполнение IS	 −40 до +60 °C (−40 до +140 °F) −50 до +60 °C (−58 до +140 °F) (код заказа «Дополнительные тесты, сертификаты», опция ЈМ))
Читаемость локального дисплея		−20 до +60 °C (−4 до +140 °F) При температурах, выходящих за пределы этого диапазона, читаемость дисплея может понизиться.

При эксплуатации вне помещений:
 Предотвратите попадание на прибор прямых солнечных лучей, особенно в регионах с жарким климатом.

Давление в системе


Важно не допускать возникновения кавитации, а также высвобождения газа, содержащегося в жидкости.

Кавитация возникает при падении давления ниже уровня давления паров:

- в жидкостях с низкой точкой кипения (таких как углеводороды, растворители, сжиженные газы);
- в трубопроводах всасывания.
- ► Убедитесь в том, что давление в системе достаточно высоко для предотвращения кавитации и выделения газов.

С этой целью рекомендуется установка в следующих местах:

- в самой низкой точке вертикального трубопровода;
- после насосов по направлению потока (отсутствует опасность образования вакуума).



A001559


Теплоизоляция

При работе с некоторыми средами очень важно сократить передачу тепла от датчика к преобразователю до минимума. Для обеспечения требуемой теплоизоляции можно использовать широкий ассортимент материалов.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Перегрев электронных компонентов вследствие теплоизоляции!

▶ Выдерживайте максимальную допустимую высоту изоляции на шейке преобразователя – верхняя часть преобразователя должна оставаться полностью свободной.



- и Минимальное расстояние до изоляции
- t максимальная толщина изоляции

Минимальное расстояние между корпусом преобразователя и изоляцией должно быть 10 мм (0,39 дюйм), чтобы головка преобразователя оставалась полностью открытой.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасность перегрева с изоляцией

► Убедитесь в том, что температура в нижней части корпуса преобразователя не превышает 80 °C (176 °F)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Толщина изоляции также может быть больше максимально рекомендуемой. Предварительные условия

- ▶ Убедитесь в том, что в зоне шейки преобразователя обеспечена достаточная конвекция.
- ► Убедитесь, что достаточно большая площадь опоры корпуса остается открытой. Непокрытая область играет роль радиатора и защищает электронику от перегрева и переохлаждения.

Обогрев

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможность перегрева электронного модуля вследствие повышения температуры окружающей среды.

- Соблюдайте ограничения в отношении максимальной допустимой температуры окружающей среды для преобразователя .
- ▶ В зависимости от температуры жидкости учитывайте требования к ориентации прибора при установке. .

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасность перегрева при обогреве

- ► Убедитесь в том, что температура в нижней части корпуса преобразователя не превышает 80 °C (176 °F).
- Убедитесь в том, что в области горловины преобразователя обеспечена достаточно интенсивная конвекция.
- Убедитесь в том, что достаточно большая площадь опоры корпуса остается непокрытой. Непокрытая область играет роль радиатора и защищает электронику от перегрева и переохлаждения.

Способы обогрева

Если для той или иной жидкости необходимо предотвратить теплопотери на датчике, можно применять следующие способы обогрева.

- Электрический обогрев, например с помощью ленточных нагревателей.
- Посредством трубопроводов, в которых циркулирует горячая вода или пар.
- С помощью нагревательных рубашек.

Использование системы электрообогрева

При регулировании нагрева с помощью регулятора фазового угла или импульсных пакетов магнитные поля могут влиять на измеренные значения (для значений, превышающих требования стандарта EN (синус 30 A/m)).

Поэтому для датчика необходимо обеспечить магнитное экранирование: корпус может быть экранирован оловянными пластинами или электрическими пластинами без определенного направления (например, V330-35A).

Свойства экрана указаны ниже.


- Относительная магнитная проницаемость, µr ≥ 300
- Толщина пластины d ≥ 0,35 мм (d ≥ 0,014 in)

Вибрации

Благодаря высокой частоте колебаний измерительных трубок вибрация технологической установки не мешает правильному функционированию измерительной системы.

6.1.3 Специальные инструкции по монтажу

Разрывной диск



A002459

🖪 4 — Этикетка разрывного диска

▲ ОСТОРОЖНО

Ограниченная функциональная надежность разрывного диска.

Опасность для персонала в результате растекания жидкостей!

- ▶ Удаление разрывного диска запрещено.
- ▶ При применении разрывного диска не используйте нагревательную рубашку.
- ► В процессе монтажа прибора убедитесь, что нормальному функционированию и работе разрывного диска ничто не препятствует.
- Соблюдайте необходимые меры предосторожности для предотвращения повреждений и опасности для персонала в случае срабатывания разрывного диска.
- Изучите информацию, приведенную на наклейке разрывного диска.

Коррекция нулевой точки

На основе опыта можно утверждать, что коррекцию нулевой точки рекомендуется выполнять только в следующих случаях:

- Для достижения максимальной точности измерения при малых значениях расхода
- В случае экстремальных рабочих условий процесса (например, при очень высокой температуре процесса или высокой вязкости жидкости).

6.2 Монтаж измерительного прибора

6.2.1 Необходимые инструменты

Для датчика

Для монтажа фланцев и других присоединений к технологическому оборудованию: соответствующие монтажные инструменты

6.2.2 Подготовка измерительного прибора

- 1. Удалите всю оставшуюся транспортную упаковку.
- 2. Снимите с датчика все защитные крышки и колпачки.
- 3. Снимите наклейку с крышки отсека электронного модуля.

6.2.3 Монтаж измерительного прибора

▲ ОСТОРОЖНО

Плохое уплотнение в месте присоединения к процессу представляет опасность!

- ▶ Убедитесь в том, что внутренний диаметр прокладок больше или равен внутреннему диаметру присоединений к процессу и трубопровода.
- ▶ Убедитесь в том, что прокладки чистые и не имеют повреждений.
- ▶ Установите прокладки надлежащим образом.
- 1. Убедитесь в том, что стрелка на заводской табличке датчика совпадает с направлением потока среды.
- 2. Установите измерительный прибор или разверните корпус преобразователя таким образом, чтобы кабельные вводы не были направлены вверх.




A001396

6.2.4 Поворот дисплея

Локальный дисплей доступен только для следующих вариантов исполнения прибора: Код заказа «Дисплей; управление», опция **B**: 4-строчный; с подсветкой, передача данных по протоколу связи


Для улучшения читаемости дисплей можно повернуть.

Исполнение с алюминиевым корпусом, AlSi10Mg, с покрытием



0023192

Компактное и сверхкомпактное исполнение корпуса, нержавеющая сталь



A002319

6.3 Проверка после монтажа

Не поврежден ли прибор (внешний осмотр)?	
Измерительный прибор соответствует техническим характеристикам точки измерения? Например: Рабочая температура → 141 Рабочее давление (см. раздел "Кривая зависимости температура/давление" документа "Техническое описание") Температура окружающей среды Лиапазон измерения	
Выбрана правильная ориентация датчика ? Соответствие типу датчика Соответствие температуре продукта Соответствие свойствам продукта (выделение газов, содержание твердых частиц)	
Стрелка на заводской табличке датчика соответствует направлению потока жидкости в трубопроводе → 🗎 18?	
Выполнена правильная маркировка и идентификация точки измерения (внешний осмотр)?	

Прибор защищен должным образом от осадков и прямых солнечных лучей?	
Надежно ли затянуты крепежный винт и фиксатор?	

7 Электрическое подключение

i

На данном измерительном приборе не предусмотрен встроенный автоматический выключатель. Поэтому обеспечьте наличие подходящего автоматического выключателя или прерывателя цепи электропитания для быстрого отключения линии электроснабжения от сети при необходимости.

7.1 Условия соединения

7.1.1 Необходимые инструменты

- Для кабельных вводов: используйте соответствующие инструменты
- Для крепежного зажима (на алюминиевый корпус): установочный винт3 мм
- Для крепежного винта (на корпус из нержавеющей стали): гаечный ключ с открытым зевом 8 мм
- Устройство для зачистки проводов
- При использовании многожильных кабелей: обжимной инструмент для обжимных втулок

7.1.2 Требования к соединительному кабелю

Соединительные кабели, предоставляемые заказчиком, должны соответствовать следующим требованиям.

Электрическая безопасность

В соответствии с применимыми федеральными/национальными нормами.

Допустимый диапазон температур

- -40 °C (-40 °F)...+80 °C (+176 °F)
- Минимальные требования: диапазон температуры кабеля ≥ температуры окружающей среды +20 К

Кабель питания

Подходит стандартный кабель.

Сигнальный кабель

PROFINET

Согласно стандарту МЭК 61156-6, в качестве минимальной категории для кабеля, используемого в соединениях PROFINET, определена категория CAT 5. Рекомендуется использовать категории CAT 5е и CAT 6.



Дополнительную информацию о планировании и развертывании сетей PROFINET см. в документах: «Технология прокладки кабелей и монтажа соединений PROFINET», руководство по PROFINET.

Диаметр кабеля

- Поставляемые кабельные уплотнения
 M20 × 1,5 с кабелем Ф 6 до 12 мм (0,24 до 0,47 дюйм)
- Пружинные клеммы:
 Поперечное сечение кабелей 0,5 до 2,5 мм² (20 до 14 AWG)

7.1.3 Назначение клемм

Преобразователь

Исполнение с подключением PROFINET


Код заказа для позиции «Выход», опция R

В зависимости от исполнения корпуса можно заказать преобразователь с клеммами или разъемами.

Код заказа «Корпус»	Возможные спосо	обы подключения Источник питания	Доступные варианты кода заказа «Электрическое подключение»
Опции А, В	Разъемы прибора → 🖺 28	Клеммы	 Опция L: разъем M12x1 + резьба NPT ½" Опция N: разъем M12x1 + сальник M20 Опция P: разъем M12x1 + резьба G ½" Опция U: разъем M12x1 + резьба M20
Опции A , B , C	Разъемы прибора → 🖺 28	Разъемы прибора → 🖺 28	Опция Q : 2 разъема M12 x 1

Код заказа «Корпус»:

- Опция А: компактный, алюминий с покрытием
- Опция В: компактный, из нержавеющей стали
- Опция С: сверхкомпактное исполнение, нержавеющая сталь



A001705

- 5 Назначение клемм PROFINET
- 1 Источник питания: 24 В пост. тока
- 2 PROFINET

	Номер клеммы			
Код заказа «Выход»	Источник питания		Выход	
224.04	2 (L-)	1 (L+)	Разъем прибора M12 x 1	
Опция R	24 В пост. тока		PROFINET	
Код заказа «Выход»: Опция R : PROFINET				

7.1.4 Назначение клемм, разъем прибора

Напряжение питания

2	Кле мма		Назначение
	1	L+	24 В пост. тока
3 0 0 0 1	2		Не назначено
_5	3		Не назначено
4	4	L-	24 В пост. тока
A0016809	5		Заземление/экранирование
	Коди	ровк	Разъем/гнездо
	A	A	Разъем

Разъем прибора для передачи сигналов (со стороны прибора)

2	Кле мма		Назначение
	1	+	TD +
1 3	2	+	RD +
	3	-	TD -
4	4	-	RD -
A0016812	Коди	ровк	Разъем/гнездо
	I)	Гнездо

7.1.5 Подготовка измерительного прибора

1. Если установлена заглушка, удалите ее.

2. УВЕДОМЛЕНИЕ

Недостаточное уплотнение корпуса!

Возможно существенное снижение технической надежности измерительного прибора.

 Используйте подходящие кабельные уплотнители, соответствующие требуемой степени защиты.

При поставке измерительного прибора без кабельных уплотнителей: Подберите подходящий кабельный уплотнитель для соответствующего соединительного кабеля .

3. При поставке измерительного прибора с кабельными уплотнителями: Соблюдайте спецификацию кабелей .

7.2 Подключение измерительного прибора

УВЕДОМЛЕНИЕ


Возможность ограничения электрической безопасности в результате некорректного подключения!

- ► Работа по электрическому подключению должна выполняться только квалифицированными специалистами.
- ▶ Обеспечьте соблюдение федеральных/национальных норм и правил.
- ▶ Обеспечьте соблюдение местных норм в отношении безопасности рабочих мест.
- ► При использовании в потенциально взрывоопасной атмосфере изучите информацию, приведенную в специализированной для прибора документации по взрывозащищенному исполнению.

7.2.1 Подключение преобразователя

Подключение преобразователя зависит от следующих кодов заказа:


- Исполнение корпуса: компактный или сверхкомпактный
- Вариант подключения: разъем прибора или клеммы



A001692

🗷 6 Варианты исполнения корпуса и подключения

- А Исполнение корпуса: компактное, алюминий с покрытием
- В Исполнение корпуса: компактное, из нержавеющей стали
- 1 Кабельный ввод или разъем прибора для кабеля передачи сигнала
- 2 Кабельный ввод или разъем прибора для кабеля сетевого напряжения
- С Исполнение корпуса: сверхкомпактное, из нержавеющей стали
- 3 Разъем прибора для передачи сигнала
- 4 Разъем прибора для сетевого напряжения



🗷 7 Исполнения прибора с примерами подключения

- 1 Кабель
- 2 Разъем прибора для передачи сигнала
- 3 Разъем прибора для сетевого напряжения

Для прибора в исполнении с разъемом: выполните только этап 6.

- 1. В зависимости от исполнения корпуса ослабьте крепежный зажим или крепежный винт на крышке корпуса.
- 2. Протолкните кабель через кабельный ввод. Чтобы обеспечить непроницаемое уплотнение, не удаляйте уплотнительное кольцо из кабельного ввода.
- 3. Зачистите концы кабелей. При использовании многожильных кабелей закрепите на концах обжимные втулки.
- 4. Подключите кабель в соответствии с назначением клемм или назначением контактов разъема прибора .
- 5. В зависимости от исполнения прибора затяните кабельные уплотнения или подключите разъем прибора и затяните его .

6. ▲ ОСТОРОЖНО

При недостаточном уплотнении корпуса его степень защиты окажется ниже заявленной.

▶ Заверните винт, не нанося смазку на резьбу. Резьба в крышке уже покрыта сухой смазкой.


Соберите электронный преобразователь в порядке, обратном разборке.

7.2.2 Обеспечение выравнивания потенциалов

Требования

Для обеспечения правильности измерений соблюдайте следующие требования:


- одинаковый электрический потенциал жидкости и датчика;
- внутренние требования компании относительно заземления.



7.3 Специальные инструкции по подключению

7.3.1 Примеры подключения

PROFINET



A001680

- 🛮 8 Соединительный кабель для PROFINET
- 1 Система управления (например, ПЛК)
- 2 Коммутатор Ethernet
- 3 Соблюдайте спецификацию кабелей
- 4 Разъем
- 5 Преобразователь

7.4 Конфигурация аппаратного обеспечения

7.4.1 Настройка имени прибора

Быстрая идентификация точки измерения в пределах предприятия выполняется на основе обозначения прибора. Обозначение аналогично имени прибора (имя станции в технических параметрах PROFINET). Имя прибора, заданное на заводе-изготовителе, можно изменить с помощью DIP-переключателей или системы автоматизации.

Пример названия прибора (заводская настройка): eh-promass100-ххххх

eh	Endress+Hauser		
promass	Семейство приборов		
100	Преобразователь		
xxxxx	Серийный номер прибора		

Текущее имя прибора отображается в Настройка \rightarrow Name of station.

Настройка имени прибора с помощью DIP-переключателей

Обзор DIP-переключателей

DIP- переключатели	Бит	Описание
1	1	
2	2	
3	4	
4	8	H
5	16	Настраиваемая часть имени прибора
6	32	
7	64	
8	128	
9	-	Активируйте аппаратную защиту от записи
10	-	IP-адрес по умолчанию: используйте 192.168.1.212


Пример: настройка названия прибора eh-promass100-065

DIP-переключатели	ВКЛ./ВЫКЛ.	Бит
1	вкл.	1
2-6	выкл.	_
7	вкл.	64
8	выкл.	-

Настройка имени прибора

Опасность поражения электрическим током при открытии корпуса преобразователя.

 Отсоедините прибор от источника питания, прежде чем открывать корпус преобразователя.



1. В зависимости от исполнения корпуса ослабьте крепежный зажим или крепежный винт на крышке корпуса.

- 2. В зависимости от исполнения корпуса отверните или откройте крышку корпуса; при необходимости отключите локальный дисплей от главного модуля электроники → 142.
- 3. Настройте необходимое имя прибора, используя соответствующие DIPпереключатели на электронном модуле ввода/вывода.
- 4. Соберите электронный преобразователь в порядке, обратном разборке.
- 5. Подключите прибор к источнику питания. Настроенный адрес прибора вступает в силу после перезапуска прибора.
- Если прибор перезапущен через интерфейс PROFINET, то вернуть имя прибора до заводской настройки невозможно. Вместо имени прибора используется значение «0».

Настройка имени прибора с помощью системы автоматизации

Для настройки имени прибора с помощью системы автоматизации DIP-переключатели 1–8 должны быть в положении **ВЫКЛ.** (заводская настройка) или все установлены на **ВКЛ**.

Полное имя прибора (имя станции) можно изменить отдельно с помощью системы автоматизации.


- i
- Серийный номер, который используется как часть имени прибора в заводкой настройке, не сохраняется. Невозможно сбросить имя прибора до заводских настроек с серийным номером. Вместо серийного номера используется значение «0».
- При назначении названия прибора через систему автоматизации введите название прибора в нижнем регистре.

7.5 Обеспечение степени защиты

Измерительный прибор соответствует всем требованиям соответствия степени защиты IP66/67, тип изоляции 4X.

Для гарантированного обеспечения степени защиты IP 66/67 (тип изоляции 4X) после электрического подключения выполните следующие действия:

- 1. Убедитесь в том, что уплотнения корпуса чистые и закреплены правильно. При необходимости просушите, очистите или замените уплотнения.
- 2. Затяните все винты на корпусе и прикрутите крышки.
- 3. Плотно затяните кабельное уплотнение.
- 4. Во избежание проникновения влаги через кабельный ввод следует проложить кабель так, чтобы он образовал обращенную вниз петлю ("водяную ловушку") перед кабельным вводом.



A0013960


5. Вставьте заглушки в неиспользуемые кабельные вводы.

7.6 Проверки после подключения

Измерительный прибор или кабели не повреждены (внешний осмотр)?		
Используемые кабели соответствуют техническим требованиям?		
Кабели уложены надлежащим образом (без натяжения)?		
Все кабельные вводы установлены, плотно затянуты и герметичны? Кабель имеет петлю для обеспечения влагоотвода $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		
Напряжение питания соответствует техническим требованиям, указанным на паспортной табличке преобразователя ?		
Если присутствует напряжение питания: светодиодный индикатор питания на электронном модуле преобразователя горит зеленым ?		
В зависимости от исполнения корпуса: крепежный зажим или крепежный винт плотно затянут?		

Опции управления 8

8.1 Обзор опций управления




- Компьютер с веб-браузером (например, Internet Explorer) или программным обеспечением FieldCare
- Система автоматизации, например, Siemens S7-300 или S7-1500 с использованием Step7, или портал TIA и новейший файл GSD.

8.2 Структура и функции меню управления

8.2.1 Структура меню управления

🙌 Обзор меню управления с указанием пунктов меню и параметров



🗷 9 Структурная схема меню управления

8.2.2 Принципы управления

Некоторые части меню присвоены определенным ролям пользователей (оператор, специалист по обслуживанию и т.д.). Каждая роль пользователя соответствует стандартным задачам в рамках жизненного цикла прибора.

Меню/параметр		Роль пользователя и задачи	Содержание/значение
Language Настройки	Ориентация на задачи	Роль "Оператор", "Техобслуживание" Задачи во время эксплуатации: Настройка основного экрана Чтение измеренных значений	Установка языка управления Настройка основного экрана (в том числе формата отображения и контрастности дисплея) Сброс и управление сумматорами
Настройка		Роль "Техобслуживание" Ввод в эксплуатацию: • Настройка измерения • Настройка входов и выходов	Расширенная настройка Для более точной настройки измерений (адаптация к особым условиям измерения) Настройка сумматоров Администрирование (установка кода доступа, сброс измерительного прибора)
Диагностика		Роль "Техобслуживание" Устранение сбоев: Диагностика и устранение ошибок процесса и ошибок прибора Моделирование измеренного значения	Включает в себя все необходимые параметры для обнаружения ошибок и анализа ошибок процесса и прибора: Перечень сообщений диагностики Содержит до 5 текущих активных диагностических сообщений. Журнал событий Содержит до 20 сообщений о произошедших событиях. Информация о приборе Содержит информацию для идентификации прибора. Измеренное значение Содержит все текущие измеренные значения. Неаrtbeat Проверка функциональности прибора по требованию и документирование результатов поверки. Моделирование Используется для моделирования измеренных значений или выходных значений.
Эксперт	Ориентация на функции	Задачи, для выполнения которых требуются подробные знания о приборе: Ввод измерительного прибора в эксплуатацию в сложных условиях Оптимальная адаптация измерений к сложным условиям Детальная настройка интерфейса связи Диагностика ошибок в сложных случаях	Содержит все параметры прибора и обеспечивает прямой доступ к ним по коду. Структура данного меню соответствует структуре функциональных блоков прибора: Система Содержит общие параметры прибора, не влияющие на измерение или интерфейс связи. Сенсор Настройка измерения. Применение Настройка функций, не относящихся непосредственно к измерению (например, сумматора). Диагностика Обнаружение ошибок, анализ ошибок процесса и прибора, моделирование для прибора и использование технологии Heartbeat.

8.3 Доступ к меню управления через веб-браузер

8.3.1 Диапазон функций

Эксплуатацию и настройку прибора можно осуществлять с помощью веб-браузера благодаря наличию встроенного веб-сервера. Помимо значений измеряемой величины, отображается информация о состоянии прибора, что позволяет отслеживать состояние прибора. Кроме того, доступно управление данными прибора и настройка сетевых параметров.

Дополнительные сведения о веб-сервере см. в сопроводительной документации (SD01458D)

8.3.2 Предварительные условия

Аппаратное обеспечение ПК

R
Я

Программное обеспечение ПК

Рекомендуемые операционные системы	Microsoft Windows 7 или новее. Поддерживается Microsoft Windows XP.
Поддерживаемые веб- браузеры	 Microsoft Internet Explorer 8 или новее Mozilla Firefox Google Chrome

Настройки ПК

Права пользователя	Пользовательские права необходимы для настройки TCP/IP и проксисервера (для изменения IP-адреса, маски подсети и т. п.).	
Настройка прокси-сервера в параметрах веб-браузера	Параметр веб-браузера <i>Use a Proxy Server for Your LAN</i> («Использовать прокси-сервер для локальных подключений») должен быть деактивирован .	
JavaScript	Поддержка JavaScript должна быть активирована.	
	Если активировать JavaScript невозможно: в адресной строке веб-браузера введите http://XXX.XXX.XXXX/ basic.html, например http://192.168.1.212/basic.html. В веб- браузере будет запущено полнофункциональное, но при этом упрощенное меню управления.	
	При установке новой версии программного обеспечения: для корректного отображения данных выполните очистку временного хранилища (кэша) веб-браузера в разделе Internet options (Свойства обозревателя).	

Измерительный прибор

Веб-сервер	Веб-сервер должен быть активирован, заводская настройка: ВКЛ
	І Информация об активации веб-сервера → 🖺 41

8.3.3 Установление соединения

Настройка интернет-протокола на компьютере


- 1. С помощью DIP-переключателя № 10 активируйте IP-адрес по умолчанию 192.168.1.212 → 🗎 32.
- 3. Настройте параметры интернет-протокола (TCP/IP) согласно таблице:

ІР-адрес	192.168.1.212
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	192.168.1.212 или оставьте ячейки пустыми

Запуск веб-браузера

▶ Запустите веб-браузер на компьютере.

Появится страница входа в систему.



- 1 Изображение прибора
- 2 Наименование прибора
- 3 Обозначение прибора
- Сигнал состояния
- 5 Текущие измеренные значения
- Язык управления
- Уровень доступа
- Код доступа
- Вход в систему
- Если страница входа в систему не появляется или появляется не полностью


8.3.4 Вход в систему

- 1. Выберите предпочтительный язык управления для веб-браузера.
- 2. Введите код доступа.
- 3. Нажмите ОК для подтверждения введенных данных.

Код доступа	0000 (заводская установка); может быть изменена заказчиком
-------------	--

Если в течение 10 мин. не будут выполняться какие-либо действия, веб-браузер автоматически переходит к странице входа в систему.

8.3.5 Пользовательский интерфейс



- 1 Изображение прибора
- 2 Заголовок
- 3 Панель функций
- 4 Язык управления
- 5 Область навигации

Заголовок

В заголовке отображается следующая информация:

- Обозначение прибора
- Состояние прибора с сигналом состояния → В 82;
- Текущие измеренные значения

Панель функций

Функции	Значение
Измеренные значения	Отображаются измеренные значения, определяемые измерительным прибором
Меню	Доступ к структуре меню управления в приборе аналогичен доступу к нему в управляющей программе
Состояние прибора	Отображение текущих диагностических сообщений в порядке приоритета
Управление данными	Обмен данными между ПК и измерительным прибором Выгрузка данных конфигурации из прибора (формат XML, создание резервной копии конфигурации) Сохранение данных конфигурации в приборе (формат XML, восстановление конфигурации) Зкспорт списка событий (файл .csv) Зкспорт параметров настройки (файл .csv, создание конфигурации протоколирования точки измерения) Кспорт журнала проверки работоспособности (файл PDF, доступен только при наличии пакета прикладных программ Heartbeat Verification)
Конфигурация сети	Настройка и проверка всех параметров, необходимых для установления соединения с прибором Сетевые параметры (такие как IP-адрес, MAC-адрес) Информация о приборе (например, серийный номер, версия программного обеспечения)
Выйти	Завершение работы и возврат к странице входа в систему

Рабочая область

В зависимости от выбранной функции и соответствующих подменю в этой области можно выполнять различные действия, такие как:

- Настройка параметров
- Чтение измеренных значений
- Вызов справки;
- Запуск выгрузки/загрузки

Область навигации

Если выбрать функцию на панели функций, в области навигации появятся подменю этой функции. После этого можно выполнять навигацию по структуре меню.

8.3.6 Деактивация веб-сервера

Веб-сервер измерительного прибора можно активировать и деактивировать по необходимости с помощью параметра параметр **Функциональность веб-сервера**.

Варианты выбора:

- Выключено
 - Веб-сервер полностью выключен.
 - Порт 80 блокирован.
- HTML Off

HTML-версия веб-сервера недоступна.

- Включено
 - Все функции веб-сервера полностью доступны.
 - Используется JavaScript.
 - Пароль передается в зашифрованном виде.
 - Любое изменение пароля также передается в зашифрованном виде.

Навигация

Меню "Эксперт" → Связь → Веб-сервер

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор
Функциональность веб-сервера	Активация и деактивация веб-сервера.	ВыключеноHTML OffВключено

Активация веб-сервера

Если веб-сервер деактивирован, то его можно активировать только с помощью параметра параметр **Функциональность веб-сервера** и с использованием следующих способов управления:

- С помощью управляющей программы FieldCare
- С помощью управляющей программы DeviceCare

8.3.7 Выход из системы

- Перед выходом из системы при необходимости выполните резервное копирование данных с помощью функции **Управление данными** (выполнив выгрузку конфигурации из прибора).
- 1. На панели функций выберите пункт Выход из системы.
 - ▶ Появится начальная страница с полем входа в систему.
- 2. Закройте веб-браузер.


3. Выполните сброс измененных параметров интернет-протокола (TCP/IP), если эти установки более не требуются → 🗎 38.

8.4 Доступ к меню управления посредством управляющей программы

8.4.1 Подключение программного обеспечения

По сети PROFINET


Этот интерфейс передачи данных доступен в исполнениях прибора с сетью PROFINET.



€ 10 Варианты дистанционного управления через сеть PROFINET

- Система автоматизации, например, Simatic S7 (Siemens) Компьютер с веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с программным обеспечением FieldCare с COM DTM CDI Communication TCP/IP
- Переключатель, например, Scalance X204 (Siemens)
- Измерительный прибор

Через сервисный интерфейс (CDI-RJ45)



Подключение для кода заказа «Выход», опция R: PROFINET

- Сервисный интерфейс (CDI -RJ45) и интерфейс PROFINET измерительного прибора с доступом к встроенному веб-серверу
- Компьютер с веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с программным обеспечением FieldCare с COM DTM CDI Communication TCP/IP
- Стандартный соединительный кабель Ethernet с разъемом RJ45

8.4.2 FieldCare

Функции

Программное обеспечение Endress+Hauser для управления парком приборов на базе стандарта FDT. С его помощью можно удаленно настраивать все интеллектуальные приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния приборов.

Доступ через:

Сервисный интерфейс CDI-RJ45 → 🖺 42

Типичные функции:

- Настройка параметров электронных преобразователей
- Загрузка и сохранение данных прибора (выгрузка/загрузка)
- Документация по точке измерения
- Визуализация памяти измеренных значений (линейная запись) и журнала ошибок




Способ получения файлов описания прибора

См. информацию → 🖺 45

Установление соединения

- 1. Запустите FieldCare и активируйте проект.
- 2. В сети: Добавление прибора.
 - ▶ Появится окно Добавить прибор.
- 3. В списке выберите опцию **CDI Communication TCP/IP** и нажмите **OK** для подтверждения.
- 4. Щелкните правой кнопкой пункт **CDI Communication TCP/IP** и в появившемся контекстном меню выберите пункт **Добавить прибор**.
- 5. В списке выберите требуемый прибор и нажмите **ОК** для подтверждения.
 - □ Появится окно CDI Communication TCP/IP (Настройка).
- 6. Введите адрес прибора в поле **IP-адрес** и нажмите **Ввод** для подтверждения: 192.168.1.212 (заводская настройка); если **IP-**адрес неизвестен.
- 7. Установите рабочее соединение с прибором.
- Дополнительную информацию см. в руководствах по эксплуатации BA00027S и BA00059S

Пользовательский интерфейс



A0021051-R

- 1 Заголовок
- 2 Изображение прибора
- 3 Наименование прибора
- 4 Обозначение
- 5 Строка состояния с сигналом состояния → 🖺 82
- 6 Зона отображения текущих измеренных значений
- 7 Панель редактирования с дополнительными функциями, такими как сохранение/восстановление, список событий и создание документации
- 8 Панель навигации со структурой меню управления
- 9 Рабочая зона
- 10 Набор действий
- 11 Строка состояния

8.4.3 DeviceCare

Функции

Инструмент для подключения к полевым приборам Endress+Hauser и их настройки.

Самый быстрый способ конфигурирования полевых приборов Endress+Hauser заключается в использовании специализированного инструмента «DeviceCare». В сочетании с менеджерами типов устройств (DTM) он представляет собой удобное комплексное решение.



Подробнее см. в буклете «Инновации» INO1047S

Способ получения файлов описания прибора

См. информацию → 🖺 45

9 Системная интеграция

Обзор файлов описания прибора 9.1

9.1.1 Данные о текущей версии для прибора

Версия программного обеспечения	01.00.zz	 На титульном листе руководства по эксплуатации На заводской табличке преобразователя →
Дата выпуска программного обеспечения	12.2015	-
ID изготовителя	0x11	ID производителя Диагностика → Информация о приборе → ID производителя
ІД прибора	0x844A	Device ID Эксперт → Связь → PROFINET configuration → PROFINET information → Device ID
ID типа прибора	Promass 100	Device Type Эксперт → Связь → PROFINET configuration → PROFINET information → Device Type
Исполнение прибора	1	Версия прибора Эксперт → Связь → PROFINET configuration → PROFINET information → Версия прибора
Версия PROFINET	2.3.x	-

9.1.2 Управляющие программы

В таблице ниже приведен список подходящих файлов описания прибора для каждой конкретной управляющей программы, а также информация об источнике, из которого можно получить этот файл.

Управляющая программа, работающая по служебному интерфейсу (CDI)	Способ получения файлов описания прибора
FieldCare	 www.endress.com → раздел "Документация/ПО" Компакт-диск (обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser) DVD-диск (обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → раздел "Документация/ПО" Компакт-диск (обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser) DVD-диск (обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser)

9.2 Основной файл прибора (GSD)

Для интегрирования полевых приборов в систему шины необходимо предоставить системе PROFINET описание параметров прибора, таких как выходные данные, входные данных и объем данных.

Эти данные находятся в основном файле прибора (GSD), который предоставляется системе автоматизации при вводе системы связи в эксплуатацию. Также можно интегрировать изображения приборов в формате bitmap, отображающиеся на схеме сети в виде значков.

Основной файл прибора (GSD) имеет формат XML и создается на языке разметки GSDML.

9.2.1 Имя основного файла прибора (GSD)

Пример имени основного файла прибора:

GSDML-V2.3.x-EH-PROMASS 100-yyyymmdd.xml

GSDML	Язык описания
V2.3.x	Версия технических параметров PROFINET
ЕН	Endress+Hauser
Promass	Семейство прибора
100	Преобразователь
yyyymmdd	Дата выпуска (уууу: год, mm: месяц, dd: день)
.xml	Расширение файла (файл XML)

9.3 Циклическая передача данных

9.3.1 Обзор модулей

В следующих таблицах показано, какие блоки доступны для измерительного прибора для циклического обмена данными. Циклический обмен данными осуществляется с помощью системы автоматизации.

Гнездо		
1110540	потока данных	управления
от 1 до 14	→	
от 1 до 14	→	
от 1 до 14	→	
18, 19, 20	+	PROFINET
21, 22	+	
от 15 до 17	← →	
23	← →	
	от 1 до 14 от 1 до 14 от 1 до 14 18, 19, 20 21, 22 от 15 до 17	от 1 до 14 → от 1 до 14 → от 1 до 14 → 18, 19, 20 ← 21, 22 ← от 15 до 17 ← 23 ←

9.3.2 Описание модулей



🚹 Структура данных описана с точки зрения системы автоматизации.

- Входные данные: отправляются с измерительного прибора в систему автоматизации.
- Выходные данные: отправляются из системы автоматизации в измерительный прибор.

Модуль аналоговых входов

Передает входные переменные из измерительного прибора в систему автоматизации.

Блоки аналоговых входов циклически передают выбранные входные переменные вместе со статусом от измерительного прибора в систему автоматизации. Входная переменная описывается первыми четырьмя байтами в виде чисел с плавающей запятой в соответствии со стандартом IEEE 754. Пятый байт содержит информацию о состоянии входной переменной.

Выбор: входная переменная

Гнездо	Входные переменные
от 1 до 14	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Целевой массовый расход ¹¹ Массовый расход жидкости-носителя ¹¹ Плотность Приведенная плотность Концентрация ¹¹ Температура Температура несущей трубки ²¹ Температура электронного модуля Частота колебаний Амплитуда колебаний Отклонение частоты Демпфирование колебаний Отклонение значений демпфирования трубы Асимметричность сигнала Ток катушки возбуждения

- 1) Доступно только при наличии пакета прикладных программ "Концентрация"
- 21 Доступно только при наличии пакета прикладных программ "Проверка Heartbeat"

Структура данных

Входные данные аналогового входа

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4	Байт 5
Измеренное		о с плавающей з 54)	апятой (IEEE	Статус ¹⁾

1) Кодировка статуса → 🖺 53.

Блок дискретных входов

Передает дискретные входные значения с измерительного прибора в систему автоматизации.

Дискретные входные значения используются измерительным прибором для передачи данных о состоянии функций прибора в систему автоматизации.

Блоки дискретных входов циклически передают выбранные дискретные входные значения вместе со статусом от измерительного прибора в систему автоматизации.

Дискретное входное значение описывается в первом байте. Второй байт содержит информацию о стандартизированном состоянии входного значения.

Выбор: функция прибора

Гнездо	Функция прибора	Статус (значение)
от 1 до 14	Контроль заполнения трубопровода	 0 (функция прибора неактивна)
	Отсечка при низком расходе	 1 (функция прибора активна)

Структура данных

Входные данные дискретного входа

Байт 1	Байт 2
Дискретный вход	Статус ¹⁾

1) Кодировка статуса → 🖺 53.

Модуль диагностических входов

Передает дискретные входные значения (диагностическая информация) с измерительного прибора в систему автоматизации.

Диагностическая информация используется измерительным прибором для передачи данных о состоянии прибора в систему автоматизации.

Модули диагностических входов передают дискретные входные значения с измерительного прибора в систему автоматизации. Первые два байта содержат данные о номере диагностической информации (→ 🖺 88). Третий байт обозначает состояние.

Выбор: функция прибора

Гнездо	Функция прибора	Статус (значение)
от 1 до 14	Последнее диагностическое сообщение	Номер и статус диагностической
0, 1, 40, 14	Текущее диагностическое сообщение	информации (→ 🖺 88)

🙌 Данные о приостановленной диагностической информации → 🗎 118.

Структура данных

Входные данные диагностического входа

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4
Номер диагностической информации		Состояние	Значение 0

Состояние

Кодировка (шестнадцатеричная)	Состояние
0x00	Неисправности прибора не обнаружены.
0x01	Неисправность (F): Обнаружена неисправность прибора. Измеренное значение недействительно.
0x02	Функциональная проверка (С): Прибор находится в сервисном режиме (например, в режиме моделирования).
0x04	Необходимо техническое обслуживание (М): Необходимо техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.
0x08	Не соответствует спецификации (S): Прибор эксплуатируется вне пределов спецификации (например, диапазон температур процесса).

Блок сумматора

Блок сумматора включает в себя подблоки значения сумматора, управления сумматором и режима сумматора.

Подблок значения сумматора

Передает значение преобразователя от прибора в систему автоматизации.

Блоки сумматора циклически передают выбранное значение сумматора вместе со статусом от измерительного прибора в систему автоматизации через подблок значения сумматора. Значение сумматора описывается первыми четырьмя байтами в виде чисел с плавающей запятой в соответствии со стандартом IEEE 754. Пятый байт содержит информацию о состоянии значения сумматора.

Выбор: входная переменная

Гнездо	Вспомогательн ое гнездо	Входная переменная
от 15 до 17	1	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Целевой массовый расход ¹⁾ Массовый расход жидкости-носителя ¹⁾

1) Доступно только с программным пакетом для измерения концентрации.

Структура входных данных (подблок значения сумматора)

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4	Байт 5
Измеренное		о с плавающей з (4)	апятой (IEEE	Статус ¹⁾

1) Кодировка статуса → 🗎 53.

Подблок управления сумматором

Управляет сумматором посредством системы автоматизации.

Выбор: управление сумматором

Гнездо	Вспомогательно е гнездо	Значение	Управление сумматором
		0	Суммировать
		1	Сбросить + удерживать
от 15 до 17	2.	2	Предварительно задать + удерживать
0119д017	Z	3	Сбросить + суммировать
		4	Предустановка + суммирование
		5	Удержание

Структура выходных данных (подблок управления сумматором)

Байт 1
Контрольная переменная

Подблок режима сумматора

Настраивает сумматор посредством системы автоматизации.

Выбор: конфигурация сумматоров

Гнездо	Вспомогательно е гнездо	Значение	Управление сумматором
		0	Баланс
от 15 до 17	3	1	Баланс положительного потока
		2	Баланс отрицательного потока

Структура выходных данных (подблок режима сумматора)

Байт 1	
Переменная для конфигурации	

Модуль аналоговых выходов

Передает значения компенсации из системы автоматизации в измерительный прибор.

Блоки аналоговых выходов циклически передают значения компенсации вместе со статусом и присвоенной единицей измерения из системы автоматизации в измерительный прибор. Значение компенсации описывается первыми четырьмя байтами в виде чисел с плавающей запятой в соответствии со стандартом IEEE 754. Пятый байт содержит информацию о стандартизированном состоянии значения компенсации. Единица измерения передается в шестом и седьмом байте.

Присвоенные значения компенсации

lacktriangle Настройка выполняется с помощью: Эксперт ightarrow Сенсор ightarrow Внешняя компенсация

Гнездо	Значение компенсации	
18	Внешнее давление	
19	Внешняя температура	
20	Внешняя эталонная плотность	

Доступные единицы измерения

Давление		Температура		Плотность	
Код единицы измерения	Единица измерения	Код единицы измерения	Единица измерения	Код единицы измерения	Единица измерения
1610	Па абс.	1001	°C	32840	кг/Н·м³
1616	кПа абс.	1002	°F	32841	кг/норм. л
1614	МПа абс.	1000	K	32842	г/см ₃
1137	бар	1003	°R	32843	Kr/cM3
1611	Па изб.			32844	фнт/фт3
1617	кПа изб.				
1615	МПа изб.				
32797	бар изб.				
1142	рѕі абс.				
1143	psi изб.				

Структура данных

Выходные данные аналогового выхода

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4	Байт 5	Байт б	Байт 7
Измеренное	значение: число 75	с плавающей з 4)	апятой (IEEE	Статус ¹⁾	Код единице	ы измерения

1) Кодировка статуса → 🖺 53.

Отказоустойчивый режим

Отказоустойчивый режим можно задать для использования значений компенсации.

Если статус – РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ или НЕИЗВЕСТНО, то используется значение компенсации, переданное системой автоматизации. Если статус – НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ, то активируется отказоустойчивый режим для работы со значениями компенсации.

Для настройки отказоустойчивого режима можно задавать параметры для конкретного значения компенсации: Эксперт ightarrow Сенсор ightarrow Внешняя компенсация

Параметр типа отказоустойчивого режима

- Опция значения отказоустойчивого режима: используется значение, заданное в параметре значения отказоустойчивого режима.
- Опция значения отказоустойчивого режима: используется последнее достоверное значение.
- Опция выключения: отказоустойчивый режим отключен.

Параметр значения отказоустойчивого режима

Данный параметр используется для ввода значения компенсации, которое используется, если в параметре типа отказоустойчивого режима выбрана опция значения отказоустойчивого режима.

Модуль цифровых выходов

Передает дискретные выходные значения из системы автоматизации в измерительный прибор.

Дискретные выходные значения используются системой автоматизации для включения и выключения функций прибора.

Блоки цифровых выходов циклически передают выбранные дискретные выходные значения вместе со статусом из системы автоматизации в измерительный прибор. Дискретное выходное значение описывается в первом байте. Второй байт содержит информацию о состоянии выходного значения.

Назначенные функции прибора

Гнездо	Функция прибора	Статус (значение)
21	Превышение расхода	
22	Регулировка нулевой точки	 0 (выключение функции прибора) 1 (включение функции прибора)

Структура данных

Выходные данные дискретного выхода

Байт 1	Байт 2
Дискретный выход	Статус ^{1) 2)}

- 1) Кодировка статуса → 🖺 53.
- 2) Если статус НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ, контрольная переменная не принимается.

Блок Heartbeat Verification

Получает дискретные выходные значения из системы автоматизации и передает дискретные входные значения от измерительного прибора в систему автоматизации.

Блок Heartbeat Verification получает дискретные выходные данные из системы автоматизации и передает дискретные входные данные от измерительного прибора в систему автоматизации.

Дискретное выходное значение предоставляется системой автоматизации для запуска Heartbeat Verification. Дискретное входное значение описывается в первом байте. Второй байт содержит информацию о состоянии входного значения.

Дискретное входное значение используется измерительным прибором для передачи данных о состоянии функций прибора Heartbeat Verification в систему автоматизации. Блок циклически передает дискретное входное значение вместе со статусом в систему автоматизации. Дискретное входное значение описывается в первом байте. Второй байт содержит информацию о состоянии входного значения.

🚹 Доступен только с программным пакетом Heartbeat Verification.

Назначенные функции прибора

Гнездо	Функция прибора	Бит	Статус проверки
	Проверка состояния (входные данные)	0	Проверка не была выполнена
		1	Проверка завершилась неудачей
		2	Проверка в данный момент выполняется
		3	Проверка прервана
23	Результат поверки (входные данные)	Бит	Результат проверки
		4	Проверка завершилась неудачей
		5	Проверка успешно завершена
	(Stophiste damiste)	6	Проверка не была выполнена

На	Начало поверки (выходные данные)	Управление проверкой
(ві		Изменение состояния с 0 до 1 запускает проверку

Структура данных

Выходные данные блока Heartbeat Verification

Байт 1	
Дискретный	
выход	

Входные данные блока Heartbeat Verification

Байт 1	Байт 2	
Дискретный вход	Статус ¹⁾	

1) Кодировка статуса → 🗎 53.

9.3.3 Кодировка статуса

Состояние	Кодировка (шестнадцатеричная)	Значение
НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ – аварийный сигнал о необходимости технического обслуживания	0x24	Измеренное значение недоступно вследствие ошибки прибора.
НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ – связано с процессом	0x28	Измеренное значение недоступно, поскольку условия процесса не соответствуют спецификации прибора.
НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ – функциональная проверка	0x3C	Выполняется функциональная проверка (например, очистка или калибровка)
НЕИЗВЕСТНО – исходное значение	0x4F	Заранее заданное значение будет выходным до тех пор, пока не будет снова доступно правильное измеренное значение или пока не будут приняты меры по устранению ошибок, которые изменят данный статус.
НЕИЗВЕСТНО — требуется техническое обслуживание	0x68	На приборе обнаружены следы износа. Необходимо выполнять краткосрочное техническое обслуживание, чтобы измерительный прибор поддерживался в рабочем состоянии. Измеренное значение может быть неверным. Использование измеренного значения зависит от применения.
НЕИЗВЕСТНО – связано с процессом	0x78	Условия процесса не соответствуют спецификации прибора. Это может негативно повлиять на качество и точность измеренного значения. Использование измеренного значения зависит от применения.
РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ – ОК	0x80	Ошибки не найдены.

Состояние	Кодировка (шестнадцатеричная)	Значение
РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ – требуется техническое обслуживание	0xA8	Измеренное значение действительно. Настоятельно рекомендуется выполнить обслуживание прибора в ближайшем будущем.
РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ – функциональная проверка	0xBC	Измеренное значение действительно. Измерительный прибор выполняет внутреннюю функциональную проверку. Функциональная проверка не оказывает какого-либо заметного эффекта на процесс.

9.3.4 Заводские настройки

Гнезда уже назначены в системе автоматизации для первоначального ввода в эксплуатацию.

Назначенные гнезда

Гнездо	Заводские настройки
1	Массовый расход
2	Объемный расход
3	Скорректированный объемный расход
4	Плотность
5	Приведенная плотность
6	Температура
712	-
15	Сумматор 1
16	Сумматор 2
17	Сумматор 3

10 Ввод в эксплуатацию

10.1 Проверка функционирования

Перед вводом измерительного прибора в эксплуатацию:

- ▶ Убедитесь, что после монтажа и подключения были выполнены проверки.
- Контрольный список проверки после монтажа → 🖺 24
- Контрольный список проверки после подключения → 🖺 34

10.2 Идентификация прибора в сети PROFINET

Прибор можно быстро идентифицировать в составе установки с помощью функции прошивки PROFINET. Если функция прошивки PROFINET активирована в системе автоматизации, то светодиод, указывающий состояние сети, начинает мигать,
→ ■ 81а в местном дисплее включается красная подсветка.

10.3 Пусковая параметризация

За счет активации функции пусковой параметризации (NSU: нормальный пусковой блок) система автоматизации конфигурирует наиболее важные измерительные параметры прибора.

🚹 Конфигурация берется из системы автоматизации → 🖺 135.

10.4 Установление соединения через FieldCare

- Для подключения посредством FieldCare → 🖺 42.
- Для установления соединения через FieldCare → 🖺 43.
- Для пользовательского интерфейса FieldCare → 🖺 44.


10.5 Установка языка управления


Заводская настройка: английский или региональный язык по заказу

Язык управления можно установить с помощью FieldCare, DeviceCare или посредством веб-сервера: Hacтройки \rightarrow Display language

10.6 Конфигурирование измерительного прибора

В меню меню **Настройка**и его подменю содержатся все параметры, необходимые для стандартной эксплуатации.





10.6.1 Определение обозначения прибора

Быстрая идентификация точки измерения в пределах предприятия выполняется на основе обозначения прибора. Обозначение аналогично имени прибора (имени станции) в технических параметрах PROFINET (длина данных: 255 байт).

Имя прибора можно изменить с помощью DIP-переключателей или автоматизированной системы → 🖺 31.

Текущее имя прибора отображается в параметре параметр Name of station.

Навигация

Меню "Настройка" → Name of station

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Name of station	Имя точки измерения.	Не более 32 символов (букв и цифр).	Серийный номер прибора EH- PROMASS100

10.6.2 Настройка системных единиц измерения


Меню подменю **Единицы системы** можно использовать для определения единиц измерения всех измеряемых величин.



В некоторых исполнениях прибора определенные подменю и параметры могут быть недоступны. Доступные пункты меню/параметры зависят от кода заказа.

Навигация

Меню "Настройка" o Расширенная настройка o Единицы системы o Единица массового расхода



Откорректированная единица объёма

Единицы плотности

Единица измерения эталонной плотности

Единицы измерения температуры

Единица давления

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Единица массового расхода	Выберите единицу массового расхода. Результат Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Выход Отсечка малого расхода Моделируемая переменная процесса	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: kg/h lb/min
Единица массы	Выберите единицу массы.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны:
Единица объёмного расхода	Выберите единицу объёмного расхода. Результат Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Выход Отсечка малого расхода Моделируемая переменная процесса	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: l/h gal/min (us)
Единица объёма	Выберите единицу объёма.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны:
Ед. откорректированного объёмного потока	Выберите откорректированную единицу объёмного расхода. Результат Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Скорректированный объемный расход	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: NI/h Sft³/min
Откорректированная единица объёма	Выберите единицу измерения приведенного расхода.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны:
Единицы плотности	Выберите единицы плотности. Результат Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Выход Моделируемая переменная процесса Регулировка плотности (меню Эксперт)	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • kg/l • lb/ft ³
Единица измерения эталонной плотности	Выберите единицу эталонной плотности.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны kg/Nl lb/Sft ³


Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Единицы измерения температуры	Выберите единицу измерения температуры. Результат Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Максимальное значение Минимальное значение Температура Температура	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: ■ °C ■ °F
Единица давления	Выберите единицу рабочего давления. Результат Единица измерения берется из параметра Значение давления Внешнее давление Значение давления	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • bar a • psi a

10.6.3 Отображение интерфейса связи

В разделе подменю **Связь** отображаются текущие настройки параметров для выбора и настройки интерфейса связи.

Навигация

Меню "Настройка" → Связь



Обзор и краткое описание параметров


Параметр	Описание	Интерфейс пользователя	Заводские настройки
МАС-адрес	Отображение MAC-адреса измерительного прибора. МAC = Media Access Control (Управление доступом к среде)	Уникальная строка символов, состоящая из 12 букв и цифр, например: 00:07:05:10:01:5F	Каждому измерительному прибору присвоен индивидуальный адрес.
ІР-адрес	Отображение IP-адреса веб-сервера измерительного прибора.	4 октет: 0 255 (в каждом октете)	0.0.0.0
Subnet mask	Отображение маски подсети.	4 октет: 0 255 (в каждом октете)	0.0.0.0
Default gateway	Отображение шлюза по умолчанию.	4 октет: 0 255 (в каждом октете)	-

10.6.4 Выбор и настройка измеряемой среды

Подменю **Выбор среды** содержит параметры, которые необходимо установить для выбора и настройки среды измерения.

Навигация

Меню "Настройка" → Выбор среды



Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Выбрать среду	-	Выберите тип среды.	ЖидкостьГаз	_
Выбрать тип газа	Выбрана опция опция Газ в параметре параметр Выбрать среду.	Выберите тип измеряемого газа.	 Воздух Аммиак NH3 Аргон Аг Гексафторид серы SF6 Кислород О2 Озон О3 Оксид азота NОх Азот N2 Закись азота N2О Метан СН4 Водород Н2 Гелий Не Соляная кислота HCI Сероводород H2S Этилен С2Н4 Углекислый газ СО Хлор СІ2 Бутан С4Н1О Пропан С3Н8 Пропилен С3Н6 Этан С2Н6 Другие 	

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Эталонная скорость звука	Выбрана опция опция Другие в параметре параметр Выбрать тип газа .	Введите скорость звука газа при 0°С.	1 до 99 999,9999 м/ с	0 м/с
Температурный коэффициент скорости звука	Выбрана опция опция Другие в параметре параметр Выбрать тип газа .	Введите температурный коэффициент для скорости звука газа.	Положительное число с плавающей запятой	0 (m/c)/K
Компенсация давления	Вариант опция Газ выбран для параметра параметр Выбрать среду .	Включите автоматическую корректировку давления.	ВыключеноФиксированное значениеИзмеренный	-
Значение давления	Выбрана опция опция Фиксированное значение в параметре параметр Компенсация давления.	Введите рабочее давление для использования при корректировке давления.	Положительное число с плавающей запятой	-
Внешнее давление	Выбрана опция опция Измеренный в параметре параметр Компенсация давления.	Shows the external, fixed process pressure value.	Положительное число с плавающей запятой	-

10.6.5 Настройка отсечки малого расхода

Меню подменю **Отсечение при низком расходе** содержит все параметры, которые необходимо установить для настройки отсечения при низком расходе.

Навигация

Меню "Настройка" \rightarrow Отсечение при низком расходе



Обзор и краткое описание параметров


Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить переменную процесса	-	Выберите переменную для отсечения при малом расходе.	ВыключеноМассовый расходОбъемный расходСкорректированный объемный расход	-
Значение вкл. отсеч. при низком расходе	В пункте параметр Назначить переменную процесса (→	Введите значение вкл. для отсечения при низком расходе.	Положительное число с плавающей запятой	Зависит от страны и номинального диаметра
Значение выкл. отсеч. при низком расходе	В пункте параметр Назначить переменную процесса (→ 61)выбран один из следующих вариантов: Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход	Введите значение выкл. для отсечения при низком расходе.	0 до 100,0 %	-
Подавление скачков давления	Параметр параметр Назначить переменную процесса (→ 61) позволяет выбрать одну из следующих опций: Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход	Введите временной интервал для подавления сигнала (= активное подавление скачков давления).	0 до 100 с	-

10.6.6 Настройка обнаружения частичного заполнения трубопровода

Подменю **Partially filled pipe detection** содержит параметры, которые необходимо установить для настройки обнаружения частичного заполнения трубопровода.

Навигация

Меню "Настройка" → Обнаружение частично заполненной трубы



Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем
Назначить переменную процесса	-	Выберите переменную для обнаружения частично заполненной трубы.	ВыключеноПлотностьЭталонная плотность
Обнаружение нижн. знач част зап трубы	Параметр параметр Назначить переменную процессапозволяет выбрать одну из следующих опций: Плотность Эталонная плотность	Введите нижнее предельное значение для деактивации обнаружения частично заполненной трубы.	Число с плавающей запятой со знаком
Выс.знач. обнаруж. частично заполн.трубы	Параметр параметр Назначить переменную процесса позволяет выбрать одну из следующих опций. Плотность Эталонная плотность	Введите верхнее предельное значение для деактивации обнаружения частично заполненной трубы.	Число с плавающей запятой со знаком
Время отклика обн. част. заполн. трубы	Параметр параметр Назначить переменную процессапозволяет выбрать одну из следующих опций. Плотность Эталонная плотность	Введите время вывода диагностического сообщения об обнаружении частично заполненной трубы.	0 до 100 с

10.7 Расширенная настройка


Меню подменю **Расширенная настройка** и его подменю содержат параметры для специфичной настройки.

i

Количество подменю может варьироваться в зависимости от исполнения прибора, например, параметр вязкости доступен только для модели Promass I.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка




10.7.1 Вычисленные значения

Подменю Расчетные значения содержит параметры расчета скорректированного объемного расхода.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Вычисленные значения



Обзор и краткое описание параметров


Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Вычисл.откор.объём.потока	-	Выберите референсную плотность для вычисления корректированного объёмного расхода.	 Фиксированная эталонная плотность Вычисленная эталонная плотность Опорное значение плотности из таблицы 53 Внешняя опорная плотность 	-
Внешняя опорная плотность	-	Показывает сравнительную плотность.	Число с плавающей десятичной запятой со знаком	0 кг/норм. л
Фиксированная эталонная плотность	В параметре параметр Вычисл.откор.объём.потока выбран вариант опция Фиксированная эталонная плотность.	Введите зафиксированное значение для эталонной плотности.	Положительное число с плавающей запятой	-
Эталонная температура	В параметре параметр Вычисл.откор.объём.потока выбран вариант опция Вычисленная эталонная плотность.	Введите эталонную температуру для вычисления эталонной плотности.	-273,15 до 99 999 ℃	Зависит от страны: ■ +20 °C ■ +68 °F
Коэффициент линейного расширения	В параметре параметр Вычисл.откор.объём.потока выбран вариант опция Вычисленная эталонная плотность.	Введите линейный, зависящий от среды коэффициент расширения для вычисления эталонной плотности.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Коэффициент квадратичного расширения	-	Для среды с нелинейной моделью расширения: введите зависящий от среды коэффициент расшир. квадратичного уравнения для вычисления эталонной плотности.	Число с плавающей запятой со знаком	-

10.7.2 Выполнение настройки датчика

Подменю Настройка датчика содержит параметры, связанные с функциями датчика.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Настройка сенсора



Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор
' '	Установка значения направления потока для соответствия направлению стрелки на датчике.	 Направление потока по стрелке Направление потока против стрелки


Регулировка нулевой точки

На основе опыта можно утверждать, что коррекцию нулевой точки рекомендуется выполнять только в следующих случаях:

- Для достижения максимальной точности измерения при малых значениях расхода
- В случае экстремальных рабочих условий процесса (например, при очень высокой температуре процесса или высокой вязкости жидкости).

Навигация

Меню "Настройка" o Расширенная настройка o Настройка сенсора o Установка нулевой точки



Обзор и краткое описание параметров


Параметр	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Контроль установки нулевой точки	Начало установки нулевой точки.	ОтменаЗанятНеисправность установки нулевой точкиСтарт	_
Прогресс	Показывает прогресс процесса.	0 до 100 %	-

10.7.3 Настройка сумматора

Пункт**подменю "Сумматор 1 до п"** предназначен для настройки отдельных сумматоров.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Сумматор 1 до n



Рабочий режим сумматора
Режим отказа

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор	Заводские настройки
Назначить переменную процесса	-	Выбор переменной процесса для сумматора.	 Объемный расход Массовый расход Скорректированный объемный расход Общий массовый расход Массовый расход конденсата Расход энергии Разница теплоты 	-
Сумматор единиц	В пункте параметр Назначить переменную процессавыбран один из следующих вариантов: Массовый расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход массовый расход носителя	Выбор единицы измерения переменной процесса для сумматора.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: kg lb
Рабочий режим сумматора	В пункте параметр Назначить переменную процесса выбран один из следующих вариантов: Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход массовый расход носителя	Выбор способа суммирования для сумматора.	 Чистый расход суммарный Прямой поток сумма Обратный расход суммарный Последнее значение 	_
Режим отказа	В параметре параметр Назначить переменную процессавыбрана одна из следующих опций: Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход носителя	Определение поведения сумматора при появлении аварийного сигнала прибора.	 Останов Текущее значение Последнее значение 	

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.7.4 Выполнение дополнительной настройки дисплея

В меню подменю **Дисплей** производится настройка всех параметров, связанных с конфигурацией локального дисплея.

Навигация

Меню "Настройка" ightarrow Расширенная настройка ightarrow Дисплей

▶ Дисплей		
đ	Рорматировать дисплей	
	горматировать дистиси	
3	Вначение 1 дисплей	
0	9% значение столбцовой диаграммы	
	.00% значение столбцовой циаграммы 1	
K	Количество знаков после запятой 1	
3	Вначение 2 дисплей	
K	Количество знаков после запятой 2	
3	Вначение 3 дисплей	
0	9% значение столбцовой диаграммы	
	.00% значение столбцовой циаграммы 3	
K	Количество знаков после запятой 3	
3	Вначение 4 дисплей	
K	Количество знаков после запятой 4	
р	Display language	
И	Интервал отображения	
Д	Јемпфирование отображения	
3	Заголовок	
Т	`екст заголовка	

Разделитель
Подсветка

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Форматировать дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите способ отображения измеренных значений на дисплее.	 1 значение, макс. размер 1 гистограмма + 1 значение 2 значения 1 большое + 2 значения 4 значения 	-
Значение 1 дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее. В некоторых вариантах исполнения прибора определенные опции этого параметра могут быть недоступны. Их состав зависит от датчика; например, опция вязкости доступна только при использовании Promass I.	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный расход Опорный массовый расход Массовый расход носителя* Плотность Эталонная плотность Концентрация* Температура рабочей трубы* Температура электроники Частота колебаний 0 Амплитуда колебаний 0* Колебания частоты 0 Демпфирование колебаний 0 Демпфирование колебаний трубки 0 Затухание колебаний трубки 0 асимметрия сигнала Ток возбудителя 0 нет Сумматор 1 Сумматор 2 Сумматор 3 	
0% значение столбцовой диаграммы 1	Установлен локальный дисплей.	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны:
100% значение столбцовой диаграммы 1	Установлен локальный дисплей.	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Количество знаков после запятой 1	Измеренное значение указано в параметре параметр Значение 1 дисплей.	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	• x • x.x • x.xx • x.xxx • x.xxx	-
Значение 2 дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора см. в параметре параметр Значение 1 дисплей	-
Количество знаков после запятой 2	Измеренное значение указано в параметре параметр Значение 2 дисплей.	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	• X • X.X • X.XX • X.XXX	-
Значение 3 дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора см. в параметре параметр Значение 1 дисплей	-
0% значение столбцовой диаграммы 3	Выбрана опция в параметре параметр Значение 3 дисплей .	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны:
100% значение столбцовой диаграммы 3	Выбрана опция в параметре параметр Значение 3 дисплей .	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	_
Количество знаков после запятой 3	Измеренное значение указано в параметре параметр Значение 3 дисплей.	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	• x • x.x • x.xx • x.xxx • x.xxx	-
Значение 4 дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора см. в параметре параметр Значение 1 дисплей	-
Количество знаков после запятой 4	Измеренное значение указано в параметре параметр Значение 4 дисплей.	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	X X.X X.XX X.XXX X.XXXX	-
Display language	Установлен локальный дисплей.	Установите язык отображения.	English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* pycский язык (Russian)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* 한국어 (Korean)* Bahasa Indonesia* tiếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)*	English (Английский) (либо предварительно выбран заказанный язык)

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Интервал отображения	Установлен локальный дисплей.	Установите время отображения измеренных значений на дисплее, если дисплей чередует отображение значений.	1 до 10 с	-
Демпфирование отображения	Установлен локальный дисплей.	Установите время отклика дисплея на изменение измеренного значения.	0,0 до 999,9 с	-
Заголовок	Установлен локальный дисплей.	Выберите содержание заголовка на локальном дисплее.	Обозначение прибораСвободный текст	-
Текст заголовка	Выбрана опция опция Свободный текст в параметре параметр Заголовок.	Введите текст заголовка дисплея.	Макс. 12 буквенных, цифровых или специальных символов (например, @, %, /)	-
Разделитель	Установлен локальный дисплей.	Выберите десятичный разделитель для отображения цифровых значений.	■ . (точка) ■ , (запятая)	. (точка)
Подсветка	Код заказа «Дисплей; управление», опция Е «SD03, 4-строчный, с подсветкой; сенсорное управление + функция резервного копирования данных»	Включить/выключить подсветку локального дисплея.	ДеактивироватьАктивировать	-


^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.8 Моделирование

Меню подменю **Моделирование** используется для моделирования переменных процесса в процессе, а также аварийного режима прибора, и проверки пути передачи сигналов к другим устройствам (переключающих клапанов и замкнутых цепей управления), без создания реальных ситуаций с потоком.

Навигация

Меню "Диагностика" → Моделирование



70

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем
Назн.перем.смоделированного процесса	-	Выбрать переменную процесса для активированного смоделированного процесса.	Выключено Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Плотность Эталонная плотность Температура Концентрация* Опорный массовый расход Массовый расход носителя*
Значение переменной тех. процесса	Параметр параметр Назн.перем.смоделированного процесса (→ 圖 71)позволяет выбрать одну из следующих опций: Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Плотность Эталонная плотность Температура Концентрация Опорный массовый расход Массовый расход носителя	Введите значение моделирования для выбранной переменной процесса.	Зависит от выбранной переменной процесса
Моделир. аварийный сигнал прибора	-	Включение и выключение сигнала тревоги прибора.	ВыключеноВключено
Категория событий диагностики	-	Выбор категории диагностического события .	СенсорЭлектроникаКонфигурацияПроцесс
Моделир. диагностическое событие	-	Выберите диагностическое событие для моделирования.	Выключено Список выбора диагностических событий (в зависимости от выбранной категории)

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.9 Защита параметров настройки от несанкционированного доступа

Для защиты конфигурации измерительного прибора от несанкционированного изменения после ввода в эксплуатацию доступны следующие опции:


- Защита от записи посредством кода доступа для веб-браузера → 🖺 71
- Защита от записи посредством переключателя блокировки → В 72

10.9.1 Защита от записи с помощью кода доступа

Установка пользовательского кода доступа позволяет защитить доступ к измерительному прибору через веб-браузер, а также параметры настройки измерительного прибора.

Навигация

Меню "Настройка" o Расширенная настройка o Администрирование o Определить новый код доступа



Установка кода доступа через веб-браузер

- 1. Перейдите к параметру параметр "Ввести код доступа".
- 2. Укажите максимум 4-значный цифровой код в качестве кода доступа.
- 3. Введите код доступа еще раз для подтверждения.
 - ▶ В веб-браузере произойдет переход на страницу входа в систему.
- Если в течение 10 мин. не будут выполняться какие-либо действия, веб-браузер автоматически переходит к странице входа в систему.
- Уровень доступа пользователя, вошедшего в систему в систему через веб-браузер, обозначается символом параметр **Инструментарий статуса доступа**.

Доступ: Настройки → Инструментарий статуса доступа

10.9.2 Защита от записи посредством переключателя защиты от записи


Переключатель защиты от записи позволяет заблокировать доступ для записи ко всему меню управления, за исключением следующих параметров:

- Внешнее давление
- Внешняя температура
- Приведенная плотность
- Все параметры настройки сумматора

Значения параметров становятся доступными следующими способами только для чтения, их изменение при этом невозможно:

- Через сервисный интерфейс (CDI-RJ45)
- **Yepes PROFINET**
- 1. В зависимости от исполнения корпуса ослабьте крепежный зажим или крепежный винт на крышке корпуса.
- 2. В зависимости от исполнения корпуса отверните или откройте крышку корпуса; при необходимости отключите локальный дисплей от главного модуля электроники →

 142.



Для активации аппаратной блокировки установите переключатель защиты от записи в главном модуле электроники в положение «ВКЛ.». Для деактивации аппаратной блокировки установите переключатель защиты от записи в главном модуле электроники в положение «ВЫКЛ.» (заводская настройка).

- Если аппаратная блокировка активирована, в параметре параметр Статус блокировки отображается значение опция Заблокировано Аппаратно; если защита деактивирована, то в параметре параметр Статус блокировки не отображается какой бы то ни было вариант.
- 4. Соберите электронный преобразователь в порядке, обратном разборке.

10.9.3 Защита от записи посредством ввода параметров при запуске

Программную защиту от записи можно включить с помощью параметризации запуска. Если программная защита от записи включена, конфигурация устройства может быть выполнена только через контроллер PROFINET. В этом случае доступ для записи больше невозможен через:

- ациклическую связь через PROFINET
- Сервисный интерфейс
- Веб-сервер
- Настройки параметризации запуска → 🖺 135.

11 Управление

11.1 Чтение состояния блокировки прибора

Активная защита от записи в приборе: параметр Статус блокировки

Навигация

Меню "Настройки" → Статус блокировки

Функции параметра параметр "Статус блокировки"

Опции	Описание
Аппаратная блокировка	DIP-переключатель защиты от записи для аппаратной блокировки активируется в электронном модуле ввода/вывода. При этом блокируется доступ к параметрам для записи .
Временная блокировка	Доступ к параметрам для записи временно заблокирован по причине выполнения внутренних процессов (например, при выгрузке/загрузке данных, перезапуске и т.д.). После завершения внутренних процессов обработки параметры вновь становятся доступными для записи.

11.2 Изменение языка управления

Информация → 🖺 55

Информация о языках управления, поддерживаемых измерительным прибором → 🖺 144

11.3 Настройка дисплея

Расширенная настройка локального дисплея $\rightarrow \; \triangleq \; 67$

11.4 Чтение измеренных значений

Подменю подменю **Измеренное значение**позволяет прочесть все измеренные значения.

11.4.1 Переменные процесса

В меню подменю **Переменные процесса** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждой переменной процесса.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Переменные процесса

▶ Переменные процесса	
Массовый расход	
Объемный расход	
Скорректированный объемный расход	

	Плотность	
	Эталонная плотность	
	Температура	
L	Значение давления	
L		
L	Концентрация	
	Опорный массовый расход	
	Массовый расход носителя	

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Массовый расход	-	Отображение текущего измеренного значения массового расхода. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица массового расхода	Число с плавающей запятой со знаком
Объемный расход	_	Отображение текущего расчетного значения объемного расхода. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица объёмного расхода	Число с плавающей запятой со знаком
Скорректированный объемный расход	-	Отображение текущего расчетного значения скорректированного объемного расхода. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Ед. откорректированного объёмного потока	Число с плавающей запятой со знаком
Плотность	-	Shows the density currently measured. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единицы плотности	Число с плавающей запятой со знаком
Эталонная плотность	-	Отображает вычисленную приведенную плотность. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица измерения эталонной плотности	Число с плавающей запятой со знаком
Температура	-	Показывает измеряемую температуру. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единицы измерения температуры	Число с плавающей запятой со знаком


Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Значение давления	-	Отображение фиксированного или внешнего значения давления. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица давления.	Число с плавающей запятой со знаком
Концентрация	Для следующего кода заказа: «Пакет прикладных программ», опция ED («Концентрация»). Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Отображение текущего расчетного значения концентрации. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Ед. измер. концентрации.	Число с плавающей запятой со знаком
Опорный массовый расход	Выполнены следующие условия: Код заказа «Пакет прикладных программ», опция ED («Концентрация»). Выбрана опция опция WT-% или опция User conc. в параметре параметр Ед. измер. концентрации. Активированные программные опции отображаются в параметр параметр Обзор опций ПО.	Отображение текущего измеренного значения массового расхода целевой жидкости. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица массового расхода.	Число с плавающей запятой со знаком
Массовый расход носителя	Выполнены следующие условия: Код заказа «Пакет прикладных программ», опция ED («Концентрация»). Выбрана опция опция WT-% или опция User conc. в параметре параметр Ед. измер. концентрации. Активированные программные опции отображаются в параметр параметр Обзор опций ПО.	Отображение текущего измеренного значения массового расхода рабочей среды. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица массового расхода.	Число с плавающей запятой со знаком

11.4.2 Сумматор

В меню подменю **Сумматор** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого сумматора.

Навигация

Меню "Диагностика" \rightarrow Измеренное значение \rightarrow Сумматор 1 до n



76

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя
Назначить переменную процесса	_	Выбор переменной процесса для сумматора.	 Объемный расход Массовый расход Скорректированный объемный расход Общий массовый расход Массовый расход конденсата Расход энергии Разница теплоты
Значение сумматора 1 до n	В разделе параметр Назначить переменную процесса можно выбрать одну из следующих опций: Объемный расход Касовый расход Скорректированный объемный расход Массовый расход Массовый расход Расход знергии Разница теплоты	Отображение текущего значения показаний сумматора.	Число с плавающей запятой со знаком
Статус сумматора 1 до п	-	Отображение текущего состояния сумматора.	Good Uncertain Bad
Статус сумматора 1 до п	В пункте параметр Target mode выбран параметр опция Auto .	Отображение текущего (в шестнадцатеричной форме) значения состояния сумматора.	0 до 0xFF

11.5 Адаптация измерительного прибора к рабочим условиям процесса

Для этой цели используются следующие параметры:

- Дополнительные настройки в меню подменю Расширенная настройка → В 63

11.6 Выполнение сброса сумматора

Сброс сумматоров выполняется в пункте подменю Настройки:

- Управление сумматора
- Сбросить все сумматоры

Функции меню параметр "Управление сумматора"

Опции	Описание
Суммировать	Сумматор запущен.
Сбросить + удерживать	Остановка процесса суммирования и сброс сумматора на 0.
Предварительно задать + удерживать	Остановка процесса суммирования и установка сумматора на определенное начальное значение из параметра параметр Предварительное значение .
Сбросить + суммировать	Сброс сумматора на 0 и перезапуск процесса суммирования.
Предустановка + суммирование	установка сумматора на определенное начальное значение из параметра параметр Предварительное значение и перезапуск процесса суммирования.
Удержание	Остановка сумматора.

Функции меню параметр "Сбросить все сумматоры"

Опции	Описание
Сбросить + суммировать	Сброс всех сумматоров на 0 и перезапуск процесса суммирования. При этом все ранее просуммированные значения расхода удаляются.

Навигация

Меню "Настройки" → Управление сумматором



Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Управление сумматора 1 до n	В пункте параметр Назначить переменную процесса раздела подменю Сумматор 1 до пвыбран один из следующих вариантов: Объемный расход Касовый расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход Массовый расход	Контроль значения сумматора.	 Суммировать Сбросить + удерживать Предварительно задать + удерживать Сбросить + суммировать Предустановка + суммирование Удержание 	_
Предварительное значение 1 до n	В пункте параметр Назначить переменную процесса раздела подменю Сумматор 1 до пвыбран один из следующих вариантов: Объемный расход Кассовый расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход Массовый расход	Задайте начальное значение для сумматора. Зависимость Единица измерения выбранной переменной процесса для сумматора устанавливается в параметр Сумматор единиц.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны:
Сбросить все сумматоры	-	Сбросьте значения всех сумматоров на 0 и запустите.	ОтменаСбросить + суммировать	-

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

12 Диагностика и устранение неисправностей

12.1 Устранение общих неисправностей

Для локального дисплея

Проблемы	Возможные причины	Устранение
Локальный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	Сетевое напряжение не соответствует номиналу, указанному на заводской табличке прибора	Подключите прибор к источнику питания с допустимым напряжением → 🖺 29.
Локальный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	Неверная полярность	Измените полярность
Локальный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	Отсутствует контакт между соединительными кабелями и клеммами	Проверьте подключение кабелей и исправьте его при необходимости
Локальный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	Клеммы неправильно подключены к электронному модулю ввода/вывода	Проверьте клеммы
Локальный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	Электронный модуль ввода/ вывода неисправен	Закажите запасную часть → 🖺 125
Локальный дисплей не горит, но выходной сигнал находится в пределах допустимого диапазона	Изображение на дисплее слишком яркое или темное	 Увеличьте яркость дисплея одновременным нажатием
Локальный дисплей не горит, но выходной сигнал находится в пределах допустимого диапазона	Кабель дисплея подключен неправильно	Правильно вставьте разъемы в главный модуль электроники и дисплей.
Локальный дисплей не горит, но выходной сигнал находится в пределах допустимого диапазона	Дисплей неисправен	Закажите запасную часть → 🖺 125.
Подсветка локального дисплея имеет красный цвет	Возникло диагностическое событие с аварийным сигналом	Примите требуемые меры по устранению → 🖺 88
Сообщение на локальном дисплее: «Ошибка связи» «Проверьте электронику»	Прерван обмен данными между дисплеем и электроникой	 Проверьте кабель и разъем между главным модулем электроники и дисплеем Закажите запасную часть → 125.

Для выходных сигналов

Проблемы	Возможные причины	Устранение
Не горит зеленый светодиодный индикатор на главном модуле электроники преобразователя	Сетевое напряжение не соответствует номиналу, указанному на заводской табличке прибора	Подключите прибор к источнику питания с допустимым напряжением → 🖺 29.
Прибор неправильно измеряет величину.	Ошибка настройки или работа прибора вне области применения	1. Проверьте и исправьте настройку параметра 2. Обеспечьте соблюдение предельных значений, приведенных в разделе «Технические характеристики»

Для доступа

Проблемы	Возможные причины	Устранение
Отсутствует доступ к параметрам для записи	Активирована аппаратная защита от записи	Установите переключатель блокировки на главном электронном модуле в положение ВЫКЛ
Нет связи по протоколу PROFINET	Неправильное подключение кабеля шины PROFINET	Проверьте назначение клемм .
Нет связи по протоколу PROFINET	Неправильное подключение разъема прибора	Проверьте назначение клемм в разъеме прибора .
Нет связи с веб-сервером	Неправильно настроен интерфейс Ethernet на компьютере	1. Проверьте настройки интернетпротокола (TCP/IP) → 🖺 38. 2. Проверьте сетевые настройки совместно с IT-специалистом
Нет связи с веб-сервером	Веб-сервер деактивирован	С помощью программного обеспечения FieldCare убедитесь, что веб-сервер измерительного прибора активирован, при необходимости активируйте его → 41.
Отсутствие или неполное отображение содержания в веббраузере	 Не активирована поддержка JavaScript Невозможно активировать JavaScript 	1. Активируйте JavaScript 2. Введите http://XXX.XXX.X.XXX/ basic.html в качестве IP-адреса
Веб-браузер завис, работа невозможна	Идет передача данных	Дождитесь окончания передачи данных или завершения текущей операции
Веб-браузер завис, работа невозможна	Соединение прервано	1. Проверьте подключение кабелей и источника питания 2. Обновите страницу веббраузера, при необходимости перезапустите его
Содержание на странице веб- браузера неполное или трудночитаемое	Используется неоптимальная версия веб-браузера	1. Используйте правильную версию веб-браузера → 🖺 38. 2. Выполните очистку кэша веб-браузера и перезапустите веб-браузер
Содержание на странице веб- браузера неполное или трудночитаемое	Неподходящие настройки отображения	Измените размер шрифта/ соотношение сторон в веб- браузере


Для интеграции системы

Проблемы	Возможные причины	Устранение
Название прибора отображается неверно и содержит кодировку.	В систему автоматизации введено название прибора, содержащего один или более символов нижнего подчеркивания.	Введите правильное название прибора (без нижних подчеркиваний) через систему автоматизации.

12.2 Диагностическая информация, отображаемая на светодиодных индикаторах

12.2.1 Преобразователь

На различных светодиодных индикаторах на главном электронном модуле преобразователя отображается информация о состоянии прибора.




- Связь/активность
- Состояние сети
- Состояние прибора
- Напряжение питания

Светодиод	Цвет	Значение
Напряжение питания	Выкл.	Сетевое напряжение отсутствует или слишком низкое
	Зеленый	Нормальное сетевое напряжение
Состояние прибора	Зеленый	Прибор находится в нормальном рабочем состоянии
	Мигающий красный	Возникла ошибка прибора, соответствующая поведению диагностики «Предупреждение»
	Красный	Возникла ошибка прибора, соответствующая поведению диагностики «Аварийный сигнал»
Состояние сети	Зеленый	Прибор выполняет циклический обмен данными
	Мигающий зеленый	Следующий запрос из автоматизированной системы: частота мигания: 1 Гц (функциональность мигания: 500 мс вкл., 500 мс выкл.)
		Прибор не имеет IP-адреса, без циклического обмена данными: частота мигания: 3 Гц
	Красный	IP-адрес доступен, но отсутствует подключение к автоматизированной системе
	Мигающий красный	Циклическое подключение было установлено, но затем прервано: частота мигания: 3 Гц
Связь/активность	Оранжевый	Связь установлена, но неактивна
	Мигающий оранжевый	Есть активность

Диагностическая информация в веб-браузере 12.3

12.3.1 Диагностические опции

Любые сбои, обнаруженные измерительным прибором, отображаются в веб-браузере на начальной странице после входа пользователя в систему.



- 1 Строка состояния с сигналом состояния
- 2 Диагностическая информация→ 🖺 83
- 3 Информация по устранению неполадки с идентификатором обслуживания
- Кроме того, произошедшие диагностические события можно просмотреть в меню **Диагностика**:
 - Через параметры → 🖺 118
 - С помощью подменю → 🗎 119

Сигналы состояния

Сигналы состояния содержат информацию о состоянии и надежности прибора по категориям, характеризующим причины появления диагностической информации (диагностическое событие).

Символ	Значение
A001727	Сбой Произошла ошибка устройства. Измеренное значение недействительно.
A001727	Проверка функционирования Прибор находится в сервисном режиме (например, в процессе моделирования).
A001727	Выход за пределы спецификации Прибор используется: За пределами технических спецификаций (например, вне допустимых пределов рабочей температуры)
A0017270	Требуется техническое обслуживание Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение действительно.

Сигналы состояния классифицируются в соответствии с требованиями VDI/VDE 2650 и рекомендацией NAMUR NE 107.

82

Диагностическая информация

Сбой можно идентифицировать по диагностической информации. Краткое описание упрощает эту задачу, предоставляя информацию о сбое.




12.3.2 Просмотр рекомендаций по устранению проблем

Предоставление информации по устранению проблем для каждого диагностического события, что позволяет быстро разрешать эти проблемы. Эти меры отображаются красным цветом вместе с диагностическим событием и соответствующей диагностической информацией.

12.4 Диагностическая информация в FieldCare

12.4.1 Диагностические опции

Информация о любых сбоях, обнаруженных измерительным прибором, отображается на начальной странице управляющей программы после установления соединения.



- 1 Строка состояния с сигналом состояния
- 2 Диагностическая информация → 🖺 83;
- 3 Информация по устранению с идентификатором обслуживания
- Кроме того, произошедшие диагностические события можно просмотреть в меню **Диагностика**:
 - С помощью параметра → 118
 - В подменю → 119

Сигналы состояния

Сигналы состояния содержат информацию о состоянии и надежности прибора по категориям, характеризующим причины появления диагностической информации (диагностическое событие).

Символ	Значение
A0017271	Сбой Произошла ошибка устройства. Измеренное значение недействительно.
A0017278	Проверка функционирования Прибор находится в сервисном режиме (например, в процессе моделирования).
A0017277	Выход за пределы спецификации Прибор используется: За пределами технических спецификаций (например, вне допустимых пределов рабочей температуры)
A0017276	Требуется техническое обслуживание Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение действительно.

Сигналы состояния классифицируются в соответствии с требованиями VDI/VDE 2650 и рекомендацией NAMUR NE 107.

Диагностическая информация

Сбой можно идентифицировать по диагностической информации. Краткое описание упрощает эту задачу, предоставляя информацию о сбое.



12.4.2 Просмотр рекомендаций по устранению проблем

Предоставление информации по решению проблем для каждого диагностического события, что позволяет быстро разрешать эти проблемы:

- На начальной странице:
 Информация по решению проблем отображается в отдельном поле под диагностической информацией;.
- В меню «Диагностика»:
 Информацию по решению проблем можно отобразить в рабочей области пользовательского интерфейса.

Пользователь находится в меню «Диагностика».

- 1. Откройте требуемый параметр.
- 2. В правой стороне рабочей области наведите курсор мыши на параметр.
 - ▶ Появится информация с мерами по устранению диагностического события.

12.5 Адаптация диагностической информации

12.5.1 Адаптация поведения диагностики

Каждой диагностической информации на заводе присваивается определенное поведение диагностики. Для некоторых диагностических событий этот присвоенный сигнал может быть изменен пользователем через подменю подменю **Характер диагностики**.

Поведение диагностики в соответствии со спецификацией профиля PROFIBUS PA 3.02, краткая информация о состоянии.

Эксперт → Система → Проведение диагностики → Характер диагностики

Доступные типы поведения диагностики


Можно присвоить следующие типы поведения диагностики.

Поведение диагностики	Описание
Аварийный сигнал	Измерение прервано. Сумматоры переводятся в определенное для аварийной ситуации состояние. Выдается диагностическое сообщение
Предупреждение	Измерение возобновляется. Влияние на значение измеряемой величины, выводимое посредством PROFIBUS, и сумматоры отсутствует. Выдается диагностическое сообщение

Поведение диагностики	Описание
Только запись в журнале	Измерение продолжается. Диагностическое сообщение вводится только в подменю «Журнал событий» (список событий) и не отображается поочередно с экраном индикации измеренного значения
Выкл.	Диагностическое событие игнорируется, и диагностическое сообщение не создается и не вводится

Отображает состояние измеренного значения

Если для модулей с входными данными (например, модуль аналоговых входов, цифровых входов, сумматора и Heartbeat) сконфигурирована циклическая передача данных, то состоянию измеренного значения присваивается код в соответствии со спецификацией профиля PROFIBUS PA 3.02, и оно передается вместе с измеренным значением в контроллер PROFINET IO в байте состояния. Байт состояния разделен на три сегмента: качество, субстатус качества и лимиты.



🖪 12 Структура байта состояния

Содержание байта состояния зависит от сконфигурированного отказоустойчивого режима в конкретном функциональном блоке. В зависимости от того, какой отказоустойчивый режим сконфигурирован, информация о состоянии в соответствии со спецификацией профиля PROFIBUS PA 3.02 передается в контроллер PROFINET посредством байта состояния. Два бита сегмента пределов всегда имеют значение 0.

Поддерживаемая информация о состоянии

Состояние	Кодировка (шестнадцатеричная)
НЕРАБОЧЕЕ – аварийный сигнал о необходимости технического обслуживания	0x24
НЕРАБОЧЕЕ – относительно процесса	0x28
НЕРАБОЧЕЕ – функциональная проверка	0x3C
НЕИЗВЕСТНО – исходное значение	0x4F
НЕИЗВЕСТНО – требуется техническое обслуживание	0x68
НЕИЗВЕСТНО – относительно процесса	0x78
РАБОЧЕЕ – ОК	0x80
РАБОЧЕЕ – требуется техническое обслуживание	0xA8
РАБОЧЕЕ – функциональная проверка	0xBC

Определение состояния измеренного значения и состояния прибора посредством поведения диагностики

Если поведение диагностики присвоено, то это также изменяет состояние измеренного значения и состояние прибора для диагностической информации. Состояние измеренного значения и состояние прибора зависят от выбора поведения диагностики и группы хранения диагностической информации. Состояние измеренного значения и состояние прибора на постоянной основе присвоены определенному поведению диагностики и не могут быть изменены отдельно.

Диагностическая информация группируется следующим образом:

- диагностическая информация о датчике: номера диагностических сообщений от $000~{\rm дo}~199 \rightarrow \; extstyle 87;$
- диагностическая информация о модуле электроники: номера диагностических сообщений от 200 до 399 →

 8 87;

В зависимости от группы, в которой хранится диагностическая информация, следующее состояние измеренного значения и состояние прибора на постоянной основе присвоены определенному поведению диагностики.

Диагностическая информация о датчике (номер диагностики от 000 до 199)

Поведение	Состояние измеренного значения (фиксированное присвоение)				Диагностика	
диагностики (настраиваемое)	Субстату	Субстатус качества	Кодировка (шестнадцат еричн.)	Категория (NE107)	прибора (фиксированное присвоение)	
Аварийный сигнал	ПЛОХОЕ	Техническое обслуживание: аварийный сигнал	0x24	F (Неисправност ь)	Техническое обслуживание: аварийный сигнал	
Предупреждение	ХОРОШЕ Е	Техническое обслуживание: требуется	0xA8	М (Техническое обслуживание)	Техническое обслуживание: требуется	
Только запись в журнале	ХОРОШЕ	OK	0x80	_	-	
Выкл.						

Диагностическая информация о модуле электроники (номер диагностики от 200 до 399)

Поведение	Состоя	ние измеренного при	о значения (фи своение)	ксированное	Диагностика прибора
диагностики (настраиваемое)	Субстату	Субстатус качества	Кодировка (шестнадцат еричн.)	Категория (NE107)	(фиксированное присвоение)
Аварийный сигнал	ПЛОХОЕ	Техническое	F	F	Техническое
Предупреждение		обслуживание: аварийный сигнал	0x24	(Неисправност ь)	обслуживание: аварийный сигнал
Только запись в журнале	ХОРОШЕ	OK	0x80	_	-
Выкл.	l E				

Диагностическая информация о конфигурации (номер диагностики от 400 до 599)

Поведение диагностики (настраиваемое)	Состоя	ние измеренного прис	эначения (фи своение)	ксированное	Диагностика	
	Субстату	Субстатус качества	Кодировка (шестнадцат еричн.)	Категория (NE107)	прибора (фиксированное присвоение)	
Аварийный сигнал	ПЛОХОЕ	Относительно процесса	0x28	F (Неисправност ь)	Недействительное условие процесса	
Предупреждение	НЕ ОПРЕДЕЛ ЕНО	Относительно процесса	0x78	S (Выход за пределы спецификации)	Недействительное условие процесса	
Только запись в журнале	ХОРОШЕ	OK	0x80	-	-	
Выкл.						

Диагностическая информация о процессе (номер диагностики от 800 до 999)

Поведение	Состоя	ние измеренного при	о значения (фи своение)	ксированное	Диагностика прибора (фиксированное присвоение)
диагностики (настраиваемое)	Субстату	Субстатус качества	Кодировка (шестнадцат еричн.)	Категория (NE107)	
Аварийный сигнал	ПЛОХОЕ	Относительно процесса	0x28	F (Неисправност ь)	Недействительное условие процесса
Предупреждение	НЕ ОПРЕДЕЛ ЕНО	Относительно процесса	0x78	S (Выход за пределы спецификации)	Недействительное условие процесса
Только запись в журнале	ХОРОШЕ	OK	0x80	_	-
Выкл.					

12.6 Обзор диагностической информации

Для некоторых объектов диагностической информации можно изменить Поведение диагностики. Изменение диагностической информации → 🖺 85

12.6.1 Диагностика датчика

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
022	Датчик температуры		1. Замените главный электронный	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной	модуль 2. Замените датчик	носителя Концентрация
	Quality Bad		ПлотностьДинамическая вязкость	
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ Кинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		 Техническое состояние сенсора
	Характеристики диагностики	Alarm		 Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
046	Превышены предельные знач	чения сенсора	1. Проверьте датчик	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)	2. Проверьте условия процесса	носителя Концентрация	
	Quality	Good		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Ok		 Кинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	S		• Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией компенс. Объемный расход

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
062	Подключение сенсора		1. Замените главный электронный	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной	модуль 2. Замените датчик	носителя Концентрация
	Quality	Bad		■ Плотность
	Quality substatus	Maintenance alarm		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
082	Хранение данных		1. Проверьте подключение модуля	• Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной	2. Обратитесь в сервисный отдел	носителя Концентрация	
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
Quality substatus Maintenance ala	Maintenance alarm		 Динамическая вязкость Кинематическая 	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
083	Содержимое памяти		1. Перезапустите прибор	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной	еменной	2. Обратитесь в сервисную службу	носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Динамическая вязкость Кинематическая
	Coding (hex) 0x24 до 0x27		вязкость Массовый расход	
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
140	Сигнал сенсора		1. Проверьте или замените главный	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)		электронный модуль 2. Замените датчик	носителя Концентрация
	Quality	Good		■ Плотность
	Quality substatus	Ok		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость • Массовый расход
	Сигнал статуса	S		• Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
144	Слишком большая ошибка из	*	1. Проверьте или замените сенсор 2. Проверьте условия процесса	 Массовый расход носителя
	Состояние измеряемой пер	еменной [заводские] ¹⁾	2. провервте условия процесси	 Концентрация
	Quality	Good		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Ok		• Кинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
190	Special event 1		Contact service	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной		носителя Концентрация
	Quality	Bad		■ Плотность
	Quality substatus	Maintenance alarm		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость • Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
191	Special event 5		Contact service	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной		носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Кинематическая вязкость
	Coding (hex) 0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход	
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
192	Special event 9		Contact service	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной [заводские] ¹⁾		носителя Концентрация
	Quality	Good		■ Плотность
	Quality substatus	Ok		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	-	вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

12.6.2 Диагностика электроники

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Краткий текст			переменные
201	Поломка прибора		1. Перезапустите прибор	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной		2. Обратитесь в сервисную службу	носителя Концентрация
	Quality	Bad		■ Плотность
	Quality substatus	Maintenance alarm		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
242	Несовместимое программное	обеспечение	1. Проверьте программное обеспечение	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной	2. Перепрограммируйте или замените основной электронный модуль	носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		• Кинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
252	Несовместимые модули		1. Проверье эл. модули	• Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной [заводские] ¹⁾	2. Замените эл. модули	носителя Концентрация
	Quality	Good		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Ok		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		• Эталонная плотность
	Характеристики диагностики	Alarm		 Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
262	Связь модулей		1. Проверьте подключения электроники	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пере	еменной	2. Замените главный эл. модуль	носителя Концентрация
	Quality	Bad		• Плотность
	Quality substatus	Maintenance alarm		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
270	Неисправен главыный модул	ъ электроники	Замените главный электронный модуль	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной		носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		• Кинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Лапонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Краткий текст			переменные
271	Неисправен главыный модуль электроники		1. Перезапустите прибор	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной		2. Замените главный модуль электроники	носителя Концентрация
	Quality	Bad	•	■ Плотность
	Quality substatus	Maintenance alarm		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
272	Неисправен главыный модул	ть электроники	1. Перезапустите прибор	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной	2. Обратитесь в сервисную службу	носителя Концентрация	
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		• Кинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Краткий текст			переменные
273	Неисправен главыный модул	ь электроники	Замените электронный модуль	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной		носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Кинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Краткий текст			переменные
274	Неисправен главыный модуль электроники		Замените электронный модуль	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной [заводские] ¹⁾		• Техническое состояние сенсора
	Quality	Good		 Скорректированный объемный расход
	Quality substatus	Ok		Объемный расход
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		
	Сигнал статуса	S		
	Характеристики диагностики	Warning		

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
283	Содержимое памяти		1. Перезапустите прибор	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной	2. Обратитесь в сервисный отдел	носителя Концентрация	
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ Кинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		Эталонная плотность
	Характеристики диагностики	Alarm		 Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
311	Электроника неисправна		1. Перезапустите прибор	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной	2. Обратитесь в сервисный отдел	носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
311	Электроника неисправна		1. Не перезапускайте прибор	 Массовый расход
	2. Обратитесь в сервисный отдел	носителя Концентрация		
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	M		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	аткий текст		переменные
382	Хранение данных		1. Вставьте DAT-модуль	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной	2. Замените DAT-модуль	носителя Концентрация	
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ Кинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	гнал статуса F		• Эталонная плотность
	Характеристики диагностики	Alarm		 Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
383	Содержимое памяти		1. Перезапустите прибор	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной	2. Проверьте или замените DAT-модуль 3. Обратитесь в сервисный отдел	носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		• Кинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		 Эталонная плотность
	Характеристики диагностики	Alarm		 Скорректированный объемный расход
	диат ностики			 Опорный массовый расход
				 Динамическая вязк. с
				темп. компенсацией
				 ■ Кинематическая
				вязкость с темп. компенс.
				Температура
				■ Статус
				• Объемный расход

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
390	Special event 2		Contact service	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной		носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		• Кинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Краткий текст			переменные
391	Special event 6		Contact service	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной		носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Кинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
392	Special event 10		Contact service	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)			носителя Концентрация
	Quality	Good		■ Плотность
	Quality substatus	Ok		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

12.6.3 Диагностика конфигурации

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
410	Передача данных		1. Проверьте присоединение	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной		2. Повторите передачу данных	носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		• Кинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией компенс. Температура Объемный расход

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
412	Выполняется загрузка		Выполняется загрузка, пожалуйста,	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной		подождите	носителя Концентрация
	Quality	Uncertain		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Initial value		• Кинематическая
	Coding (hex)	0х4С до 0х4F		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	С		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
437	37 Конфигурация несовместима		1. Перезапустите прибор	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной		2. Обратитесь в сервисную службу	носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ Кинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		Эталонная плотностьСкорректированный
	Характеристики диагностики	Alarm		 Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
438	438 Массив данных		1. Проверьте файл данных	 Массовый расход
			2. Проверьте конфигурацию прибора 3. Загрузите новую конфигурацию	носителя Концентрация
	Quality	Uncertain		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance demanded		• Кинематическая
	Coding (hex)	0х68 до 0х6В		вязкость Массовый расход
H	Сигнал статуса	M		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
453	Блокировка расхода		Деактивируйте блокировку расхода	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной		носителя Концентрация
	Quality	Good		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Function check		 Динамическая вязкость Кинематическая
	Coding (hex)	0xBC до 0xBF		вязкость Массовый расход
-	Сигнал статуса	С		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
484	Неисправное моделирование		Деактивировать моделирование	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной		носителя Концентрация	
	Quality	Bad		■ Плотность
	Quality substatus	Function check		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х3С до 0х3F		вязкость Массовый расход
-	Сигнал статуса	С		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
485	Симуляция измеряемой пере	менной	Деактивировать моделирование	• Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной			носителя Концентрация
	Quality	Good		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Function check		• Кинематическая
	Coding (hex)	0хВС до 0хВF		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	С		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Краткий текст			переменные
495	Моделир. диагностическое с	обытие	Деактивировать моделирование	_
	Состояние измеряемой переменной			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		
	Сигнал статуса	С		
	Характеристики диагностики	Warning		

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Краткий текст			переменные
537	Конфигурация		1. Проверьте IP-адреса	_
	Состояние измеряемой переменной		2. Измените IP-адреса	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		
	Сигнал статуса	F		
	Характеристики диагностики	Warning		

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
590	Special event 3		Contact service	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной		носителя Концентрация	
	Quality	Bad		■ Плотность
	Quality substatus	Maintenance alarm		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Статус Объемный расход

Диагностическая информация			Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
591	Special event 7		Contact service	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной			носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Кинематическая вязкость
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

Диагностическая информация			Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Краткий текст			переменные
592	Special event 11		Contact service	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)			носителя Концентрация
	Quality	Good		■ Плотность
	Quality substatus	Ok		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

12.6.4 Диагностика процесса

Диагностическая информация			Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
825	Рабочая температура Состояние измеряемой переменной		Проверьте температуру окружающей среды Проверьте рабочую температуру	 Массовый расход
				носителя Концентрация
	Quality	Good		■ Плотность
	Quality substatus	Ok		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	S		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

Диагностическая информация			Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
825	Рабочая температура		Проверьте температуру окружающей среды Проверьте рабочую температуру	Массовый расход носителяКонцентрация
	Состояние измеряемой переменной			
	Quality	Uncertain		ПлотностьДинамическая вязкостьКинематическая
	Quality substatus	Process related		
	Coding (hex)	0х78 до 0х7В		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	S		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
825	Рабочая температура		1. Проверьте температуру окружающей	 Массовый расход носителя
	Состояние измеряемой переменной		среды 2. Проверьте рабочую температуру	носителяКонцентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Process related		 Кинематическая
	Coding (hex)	0х28 до 0х2В		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		 Эталонная плотность
	Характеристики диагностики	Alarm		 Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
830	Температура сенсора слишко	м высокая	Снизьте температуру окружающей	• Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной		среды вокруг корпуса датчика	носителя Концентрация
	Quality	Uncertain		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Process related		 Кинематическая
	Coding (hex)	0х78 до 0х7В		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	S		■ Техническое состояние сенсора
	Характеристики диагностики	Warning		 Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
831	Температура сенсора слишко	рм низкая	Увеличьте температуру окружающей	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной		среды вокруг корпуса датчика	носителя Концентрация
	Quality	Uncertain		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Process related		• Кинематическая
	Coding (hex)	0х78 до 0х7В		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	S		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	аткий текст		переменные
832	Температура электроники сл	ишком высокая	Снизьте температуру окружающей	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной [заводские] ¹⁾	среды	носителя Концентрация
	Quality	Good		■ Плотность ■ Массару ў расусу
	Quality substatus	Ok		Массовый расходТехническое состояние
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		сенсора • Эталонная плотность
	Сигнал статуса	S		 Скорректированный объемный расход
	Характеристики диагностики	Warning		 Опорный массовый расход Температура Объемный расход

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	№ Краткий текст			переменные
833	Температура электроники сл	ишком низкая	Увеличьте температуру окружающей	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)		среды	носителя Концентрация
	Quality	Good		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Ok		• Кинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	S		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Объемный расход

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
834	Слишком высокая температу	ра процесса	Снизьте температуру процесса	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной [заводские] $^{1)}$			носителя Концентрация
	Quality	Good		 Плотность
	Quality substatus	Ok		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	S		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	аткий текст		переменные
835	Слишком низкая температур	а процесса	Увеличение температуру процесса	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной [заводские] ¹⁾			носителя Концентрация
	Quality	Good		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Ok		 Динамическая вязкость Кинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	S		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	№ Краткий текст			переменные
842	Рабочее предельное значени	re	Активно отсечение при низком расходе!	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной	1. Проверьте конфигурацию отсечения при низком расходе	носителя Концентрация
	Quality	Good		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Ok		■ Кинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	S		• Эталонная плотность
	Характеристики диагностики	Warning		 Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	эткий текст		переменные
843	Рабочее предельное значен	1 e	Проверьте условия процесса	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	ременной		носителя Концентрация
	Quality	Good		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Ok		• Кинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	S		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº		Краткий текст		переменные
862	Частично заполненная труба		1. Проверьте газ в технологическом	 Массовый расход
	Состояние измеряемо	й переменной	процессе 2. Отрегулируйте границы определения	носителя Концентрация
	Quality	Uncertain		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Process related		 Кинематическая вязкость
	Coding (hex) Сигнал статуса	0х78 до 0х7В S		Массовый расходТехническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Краткий текст			переменные
882	32 Входной сигнал		1. Проверка настроек входа	• Плотность
	Состояние измеряемой пер	еменной	2. Проверка внешнего прибора или рабочих условий	Массовый расходЭталонная плотность
	Quality	Bad		• Скорректированный
	Quality substatus	Maintenance alarm		объемный расход Объемный расход
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		
	Сигнал статуса	F		
	Характеристики диагностики	Alarm		

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
910	Трубки не вибрирующие		1. Проверьте эл. модуль	■ Массовый расход
-	Состояние измеряемой пер	еменной	2. Осмотрите сенсор	носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьМассовый расход
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Техническое состояние
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		сенсора • Эталонная плотность
	Сигнал статуса	F		• Скорректированный
	Характеристики диагностики	Alarm		объемный расход Опорный массовый расходТемператураОбъемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
912	'' 1 '' 1 ''		1. Проверьте условия процесса	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)		2. Увеличьте давление системы	носителя Концентрация
	Quality Good		■ Плотность	
	Quality substatus	Ok		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	S		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	№ Краткий текст			переменные
912			1. Проверьте условия процесса	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)		2. Увеличьте давление системы	носителя Концентрация
	Quality	Good		• Плотность
	Quality substatus	Ok		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	S		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
913	Непригодная среда		1. Проверьте условия процесса	 Массовый расход
	Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)		2. Проверьте эл. модули и сенсор	носителя Концентрация
	Quality	Good		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Quality substatus Ok		 Кинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	S		• Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Латалонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Объемный расход

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

Nº	Диагностическая информация № Краткий текст		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые переменные
944	44 Отказ мониторинга	Проверьте условия процесса для режима мониторинга Heartbeat	■ Массовый расход носителя	
	Quality Quality substatus	Good Ok		КонцентрацияПлотностьМассовый расход
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		Техническое состояние сенсораЭталонная плотность
	Сигнал статуса Характеристики диагностики	Warning		 Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Температура

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
948	Tube damping too high		1. Проверьте условия процесса	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной [заводские] ¹⁾	2. Увеличьте давление системы	носителя Концентрация
	Quality	Good		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Ok		• Кинематическая вязкоств
	Coding (hex) 0x80 до 0x83		вязкость Массовый расход	
	Сигнал статуса	S		• Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Warning		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	аткий текст		переменные
990	Special event 4		Contact service	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной		носителя Концентрация
	Quality	Bad		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Кинематическая
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		• Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
991	Special event 8		Contact service	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной		носителя
				■ Концентрация
	Quality	Bad		• Плотность
	Quality substatus	Maintenance alarm		Динамическая вязкостьКинематическая
	Coding (hex) 0x24 go 0x27		вязкость	
			массовый расход	
	Сигнал статуса	F		 Техническое состояние
	Cui Haii Ciaiyca	Г		сенсора
	Характеристики			 Эталонная плотность
	диагностики			 Скорректированный
				объемный расход
				 Опорный массовый
				расход
				 Динамическая вязк. с
				темп. компенсацией
				 Кинематическая
				вязкость с темп.
				компенс.
				■ Температура
				■ Статус
				■ Объемный расход

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению	Зависимые измеряемые
Nº	Кра	ткий текст		переменные
992	Special event 12		Contact service	 Массовый расход
	Состояние измеряемой пер	еменной [заводские] ¹⁾		носителя Концентрация
	Quality	Good		ПлотностьДинамическая вязкость
	Quality substatus	Ok		 Динамическая вязкость Кинематическая
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		вязкость Массовый расход
	Сигнал статуса	F		■ Техническое состояние
	Характеристики диагностики	Alarm		сенсора Эталонная плотность Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

12.7 Необработанные события диагностики

Меню меню **Диагностика** позволяет просматривать текущие диагностические события отдельно от предыдущих.

- Вызов информации о мерах по устранению диагностического события:
 - Посредством веб-браузера → 83
- Прочие диагностические события, находящиеся в очереди, отображаются в меню подменю **Перечень сообщений диагностики**→ 🖺 119

Навигация

Меню "Диагностика"

Структура подменю



Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Текущее сообщение диагностики	Произошло диагностическое событие.	Показать текущие события диагностики среди остальной информации о диагностике. При появлении двух или более сообщений одновременно на дисплей выводится сообщение с наивысшим приоритетом.	Символ для поведения диагностики, код диагностики и короткое сообщение.
Предыдущее диагн. сообщение	Произошло два диагностических события.	Показать приоритетные события диагностики среди текущих событий диагностики.	Символ для поведения диагностики, код диагностики и короткое сообщение.

12.8 Перечень сообщений диагностики

В подменю **Перечень сообщений диагностики** отображается не более пяти диагностических событий, находящихся в очереди, и соответствующая диагностическая информация. Если число необработанных диагностических событий больше 5, на дисплей выводятся события с наивысшим приоритетом.

Путь навигации

Меню Диагностика → подменю Перечень сообщений диагностики



Вызов информации о мерах по устранению диагностического события:

- Посредством веб-браузера → В 83
- Посредством управляющей программы FieldCare→ В 85


12.9 Журнал событий

12.9.1 История событий

Хронологический обзор сообщений о произошедших событиях отображается в списке событий, который содержит до 20 сообщений. Этот список можно при необходимости просмотреть с помощью ПО FieldCare.

Путь навигации

Панель редактирования: $\mathbf{F} \to Д$ ополнительные функции \to Список событий



История событий содержит следующие типы записей:

- Диагностические события → В 88

Помимо времени события и возможных операций по устранению ошибок, каждому событию также присваивается символ, указывающий на то, продолжается ли событие в данный момент или завершилось:

- Событие диагностики
 - → : Событие произошло
 - : Событие завершилось
- Информационное событие
 - : Событие произошло

В подменю Список событий можно просмотреть хронологический обзор сообщений о произошедших событиях.

Путь навигации

Меню "Диагностика" → Журнал событий → Список событий

- 🚹 Вызов информации о мерах по устранению диагностического события:
 - Посредством веб-браузера → В 83
- 🦷 Фильтр отображаемых сообщений о событиях 🗕 🖺 120

12.9.2 Фильтрация журнала событий

С помощью параметра Опции фильтра можно определить категории сообщений о событиях, которые должны отображаться в подменю Список событий.

Путь навигации

Меню "Диагностика" → Журнал событий → Опции фильтра

Категории фильтра

- Bce
- Сбой (F)
- Проверка функционирования (С)
- Выход за пределы спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (М)
- Информация (I)

12.9.3 Обзор информационных событий

В отличие от события диагностики, информационное событие отображается только в журнале событий и отсутствует в перечне сообщений диагностики.

Номер данных	Наименование данных
I1000	(Прибор ОК)
I1089	Питание включено
I1090	Сброс конфигурации
I1091	Конфигурация изменена
I1111	Неисправность настройки плотности
I1137	Электроника заменена
I1151	Сброс истории
I1155	Сброс измерения температуры электроники
I1157	Перечень событий ошибок памяти
I1185	Резервирование данных завершено
I1186	Выполнено восстановление через дисплей
I1187	Настройки, загруженные с дисплея
I1188	Резервные данные на дисплее очищены
I1189	Завершено сравнение резервной копии
I1209	Настройка плотности в норме
I1221	Неисправность установки нулевой точки
I1222	Установка нулевой точки в норме
I1256	Дисплей: статус доступа изменен
I1335	ПО изменено
I1361	Web server login failed
I1397	Fieldbus: статус доступа изменен
I1398	CDI: статус доступа изменен


Номер данных	Наименование данных
I1444	Поверка прибора успешно завершена
I1445	Поверка прибора не удалась
I1446	Поверка прибора активна
I1447	Запись реф. данных применения
I1448	Реф. данные применения успешно записаны
I1449	Отказ записи референсных данных
I1450	Мониторинг выкл
I1451	Мониторинг вкл
I1457	Отказ: ошибка измерения
I1459	Отказ: поверка модуля I/O
I1460	Отказ: ошибка тех.сост.сенсора
I1461	Отказ: Ошибка поверки сенсора
I1462	Отказ: ошибка электронного модуля
I1512	Началась загрузка
I1513	Загрузка завершена
I1514	Загрузка началась
I1515	Загрузка завершена
I1627	Web server login successful
I1631	Web server access changed
I1649	Hardware write protection activated
I1650	Hardware write protection deactivated

12.10 Сброс измерительного прибора

С помощью параметра параметр **Перезагрузка прибора** можно сбросить конфигурацию прибора полностью или только для некоторых настроек до предопределенного состояния.

Навигация

Меню "Настройка" o Расширенная настройка o Администрирование o Перезагрузка прибора



Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор
Перезагрузка прибора	Сбросить конфигурацию прибора - полностью или частично - к определенному состоянию.	ОтменаК настройкам поставкиПерезапуск прибораDelete factory data

12.10.1 Функции меню параметр "Перезагрузка прибора"


Опции	Описание
Отмена	Действие не выполняется, происходит выход из настройки параметра.
К настройкам поставки	Каждый параметр, для которого была заказана индивидуальная настройка, сбрасывается на это индивидуально настроенное значение. Все прочие параметры сбрасываются на заводские настройки.
Перезапуск прибора	При перезапуске происходит сброс всех параметров, данные которых находятся в энергозависимой памяти (RAM) (например, данные измеренных значений), на заводские настройки. Конфигурация прибора при этом не изменяется.
Сброс истории	Каждый параметр сбрасывается на заводскую настройку.

12.11 Информация о приборе

В меню подменю **Информация о приборе** объединены все параметры, позволяющие отображать различную информацию для идентификации прибора.

Навигация

Меню "Диагностика" → Информация о приборе



Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Обозначение прибора	Просмотр названия точки измерения.	Макс. 32 буквенных, цифровых или специальных символов (например, @, %, /)	_
Серийный номер	Показать серийный номер измерительного прибора.	Строка символов, состоящая максимум из 11 букв и цифр.	-
Версия программного обеспечения	Показать версию установленного программного обеспечения.	Строка символов в формате xx.yy	-

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Название прибора	Показать название преобразователя. Это же имя указывается на заводской табличке преобразователя.	Promass 100	-
Заказной код прибора	Показать код заказа прибора. Этот же код заказа указывается на заводской табличке датчика и преобразователя в поле "Код заказа".	Строка символов, содержащая буквы, цифры и некоторые знаки препинания (например, /).	-
Расширенный заказной код 1	Показать первую часть расширенного кода заказа. Этот же расширенный код заказа указывается на заводской табличке датчика и преобразователя в поле "Ext. ord. cd.".	Строка символов	-
Расширенный заказной код 2	Показать вторую часть расширенного кода заказа. Этот же расширенный код заказа указывается на заводской табличке датчика и преобразователя в поле "Ext. ord. cd.".	Строка символов	-
Расширенный заказной код 3	Показать третью часть расширенного кода заказа. Этот же расширенный код заказа указывается на заводской табличке датчика и преобразователя в поле "Ext. ord. cd.".	Строка символов	-
Версия ENP	Показать версию именной таблицы электроной части (ENP).	Строка символов	-

12.12 Изменения программного обеспечения

Дата выпуск а	Версия программ ного обеспечен ия	Код заказа «Версия программ ного обеспечен ия»	Изменения программного обеспечения	Тип документации	Документация
12.2015	01.00.zz	Опция 68	Оригинальное программное обеспечение	Руководство по эксплуатации	BA01433D/06/EN/01.15

- Программное обеспечение можно заменить на текущую версию посредством сервисного интерфейса (CDI).
- Данные о совместимости версии программного обеспечения с установленными файлами описания прибора и управляющими программами см. в информации о приборе в документе "Информация изготовителя".
- ¶ Информацию изготовителя можно получить следующим образом:
 - В разделе загрузки веб-сайта Endress+Hauser: www.endress.com →Downloads
 - Укажите следующие данные:
 - Группа прибора, пример: 8E1B
 - Текстовый поиск: информация об изготовителе
 - Тип носителя: Документация Техническая документация

13 Техническое обслуживание

13.1 Задачи техобслуживания

Специальное техобслуживание не требуется.

13.1.1 Наружная очистка

При очистке внешних поверхностей измерительного прибора необходимо применять чистящие средства, не оказывающие воздействия на поверхность корпуса и уплотнения.

13.2 Измерения и испытания по прибору

Endress+Hauser предлагает широкую линейку оборудования для измерений и испытаний, в т.ч. для W@M и тестирования приборов.



Писок оборудования для измерений и испытаний по прибору см. в разделе "Аксессуары" документа "Техническое описание".

13.3 Служба поддержки Endress+Hauser

Endress+Hauser предлагает большое количество различных услуг по обслуживанию, включая повторную калибровку, техобслуживание и тестирование приборов.

Подробную информацию об этом оборудовании можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

14 Ремонт

14.1 Общие указания

Принципы ремонта и переоборудования

Heoбходимо придерживаться следующих принципов ремонта и переоборудования Endress+Hauser:

- Измерительные приборы имеют модульную структуру.
- Запасные части объединены в логические комплекты и снабжены соответствующими инструкциями по замене.
- Ремонт осуществляется службой поддержки Endress+Hauser или специалистами заказчика, прошедшими соответствующее обучение.
- Сертифицированные приборы могут быть переоборудованы в другие сертифицированные приборы только службой поддержки Endress+Hauser или на заводе.

Указания по ремонту и переоборудованию

При ремонте и переоборудовании измерительного прибора необходимо соблюдать следующие указания:

- Используйте только фирменные запасные части Endress+Hauser.
- Проводить ремонт необходимо строго в соответствии с инструкциями.
- Следите за соответствием применимым стандартам, федеральным/национальным нормам, документации и сертификатам по взрывозащищенному исполнению (XA).
- Документируйте все действия по ремонту и переоборудованию и вносите их в базу данных управления жизненным циклом W@M.

14.2 Запасные части

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Список содержит все доступные запасные части для измерительного прибора и их коды заказа. Кроме того, можно загрузить соответствующие инструкции по монтажу, если таковые предоставляются.




Серийный номер измерительного прибора:

- Указан на заводской табличке прибора.
- Можно просмотреть с помощью параметра Серийный номер в подменю Информация о приборе.

14.3 Служба поддержки Endress+Hauser

Endress+Hauser предлагает широкий диапазон сервисных услуг.



14.4 Возврат

При необходимости проведения ремонта или заводской калибровки, а также в случае заказа или поставки неверного измерительного прибора измерительный прибор следует вернуть. В соответствии с требованиями законодательства компания Endress +Hauser, обладающая сертификатом ISO, обязана следовать определенным процедурам при работе с оборудованием, находившимся в контакте с различными средами.

Для обеспечения быстрого, безопасного и профессионального возврата приборов изучите процедуру и условия возврата, приведенные на веб-сайте Endress+Hauser по agpecy http://www.endress.com/support/return-material

14.5 Утилизация

14.5.1 Демонтаж измерительного прибора

1. Выключите прибор.

2. ▲ ОСТОРОЖНО

Опасность для персонала в рабочих условиях.

• Следует осторожно работать в опасных рабочих условиях, например при давлении в измерительном приборе, высоких температурах и агрессивных жидкостях.

Выполняйте шаги по монтажу и подключению, описанные в разделах "Монтаж измерительного прибора" и "Подключение измерительного прибора" в обратной логической последовательности. Соблюдайте правила техники безопасности.

14.5.2 Утилизация измерительного прибора

▲ ОСТОРОЖНО

Опасность для персонала и окружающей среды при работе в опасных для здоровья жидкостях.

▶ Убедитесь в том, что на измерительном приборе и внутри него отсутствуют остатки жидкости, опасные для здоровья и окружающей среды, в т.ч. отфильтрованные вещества, проникшие в щели или диффундировавшие в пластмассы.

Утилизация должна осуществляться с учетом следующих требований:

- Соблюдайте действующие федеральные/национальные стандарты.
- Обеспечьте надлежащее разделение и повторное использование компонентов прибора.

15 Аксессуары

Для этого прибора поставляются различные аксессуары, которые можно заказать в Endress+Hauser для поставки вместе с прибором или позднее. За подробной информацией о соответствующем коде заказа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser или посетите страницу прибора на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com.

15.1 Аксессуары для обслуживания

Аксессуары	Описание
Applicator	Программное обеспечение для выбора и расчета измерительных приборов Endress+Hauser: Расчет всех необходимых данных для выбора оптимального расходомера: номинальный диаметр, потеря давления, погрешность, присоединения к процессу;. Графическое представление результатов расчета Управление всеми связанными с проектом данными и параметрами на протяжении всего жизненного цикла проекта, документирование этих данных, удобный доступ.
	Applicator доступен: В интернете по адресу: https://wapps.endress.com/applicator; На компакт-диске для локальной установки на ПК.
W@M	Управление жизненным циклом приборов на предприятии W@M окажет вам поддержку в форме широкого спектра программных приложений по всему процессу: от планирования и закупок до монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации измерительных приборов. С помощью этого программного комплекса можно получать полную информацию о каждом приборе (например, состояние прибора, запасные части и документация по этому прибору) на протяжении всего жизненного цикла. Приложение изначально содержит данные приобретенного прибора Endress + Hauser. Кроме того, Endress + Hauser обеспечивает ведение и обновление записей данных.
	W@M доступен: ■ В интернете по адресу: www.endress.com/lifecyclemanagement; ■ На компакт-диске для локальной установки на ПК.
FieldCare	Инструментальное средство Endress+Hauser для управления парком приборов на базе стандарта FDT. С его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния приборов. Для получения дополнительной информации см. руководства по
	эксплуатации BA00027S и BA00059S
DeviceCare	Инструмент для подключения и конфигурирования полевых приборов Endress +Hauser. Подробнее см. буклет "Инновации" IN01047S

16 Технические характеристики

16.1 Приложение

Измерительный прибор предназначен только для измерения расхода жидкостей и газов.

Также, в зависимости от заказанного исполнения, прибор можно использовать для измерения потенциально взрывоопасных, горючих, ядовитых и окисляющих веществ.

Чтобы обеспечить надлежащее рабочее состояние прибора на протяжении всего срока службы, используйте измерительный прибор только с теми средами, в отношении которых контактирующие со средой материалы обладают достаточной степенью стойкости.

16.2 Принцип действия и архитектура системы

Принцип измерения	Измерение массового расхода на основе принципа Кориолиса
	Измерительная система состоит из преобразователя и сенсора.
	Прибор доступен в компактном исполнении: Преобразователь и сенсор находятся в одном корпусе.
	Информация о структуре прибора $ ightarrow$ 🖺 12

16.3 Вход

Измеряемая величина

Измеряемые величины

- Массовый расход
- Плотность
- Температура

Расчетные величины

- Объемный расход
- Скорректированный объемный расход
- Приведенная плотность

Диапазон измерения

Диапазоны измерений для жидкостей

DN		Верхние пределы диа ṁ _{min(F)} д	пазона измерений от о ṁ _{max(F)}
(мм)	(дюйм)	(кг/ч)	(фунт/мин)
8	3/8	0 до 2 000	0 до 73,50
15	1/2	0 до 6 500	0 до 238,9
25	1	0 до 18000	0 до 661,5

Диапазоны измерений для газов

Максимальные значения диапазона зависят от плотности газа и могут быть рассчитаны по следующей формуле:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x$$

ṁ _{max(G)}	Верхний предел диапазона измерений для газа (кг/ч)
ṁ _{max(F)}	Верхний предел диапазона измерений для жидкости (кг/ч)
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{\max(G)}$ не может превышать $\dot{m}_{\max(F)}$
ρ_{G}	Плотность газа в (кг/м³) в рабочих условиях

DN		х
(мм)	(дюйм)	(KГ/M³)
8	3/8	85
15	1/2	110
25	1	125

Рекомендованный диапазон измерения

Раздел "Пределы расхода" → 🖺 141

Рабочий диапазон измерения расхода Более 1000:1.


Значения расхода, вышедшие за предварительно установленные пределы диапазона измерения, не отсекаются электроникой, т. е. сумматор регистрирует значения в нормальном режиме.

Входной сигнал

Внешние измеряемые величины

Для повышения точности измерения определенных измеряемых величин или для расчета скорректированного объемного расхода газа в системе автоматизации может происходить непрерывная запись различных измеряемых величин в измерительный прибор:

- рабочее давление для повышения точности (специалисты Endress+Hauser рекомендуют использовать соответствующий измерительный прибор для измерения абсолютного давления, например Cerabar M или Cerabar S);
- температура среды для повышения точности (например, iTEMP);
- приведенная плотность для расчета скорректированного объемного расхода для газов.



Рекомендуется выполнять считывание внешних измеренных значений для вычисления следующих величин:

- Массовый расход
- Скорректированный объемный расход

Цифровая связь

Измеренные значения записываются из системы автоматизации в измерительный прибор через PROFINET.

16.4 Выход

Выходной сигнал

PROFINET

Стандарты	В соответствии с IEEE 802.3
-----------	-----------------------------

Сигнал при сбое

В зависимости от интерфейса информация о сбое выводится следующим образом.

PROFINET

Диагностика прибора	В соответствии с документом "Протокол прикладного уровня для
	децентрализованной периферии устройств и распределенной автоматизации", версия 2.3

Локальный дисплей

Текстовый дисплей	Информация о причине и мерах по устранению
Подсветка	Красная подсветка указывает на неисправность прибора.

i

Сигнал состояния в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107

Управляющая программа

- По системе цифровой связи: PROFINET
- Через сервисный интерфейс
- Через веб-сервер

130

Текстовый дисплей	Информация о причине и мерах по устранению неисправности
-------------------	--

Веб-браузер

Текстовый дисплей	Информация о причине и мерах по устранению неисправности
-------------------	--

Светодиодные индикаторы (LED)

Информация о состоянии	Различные светодиодные индикаторы отображают состояние				
	Отображаемая информация зависит от выбранного исполнения прибора: активна подача сетевого напряжения; активна передача данных; авария/ошибка прибора; доступна сеть PROFINET; установлено соединение PROFINET; функция мигания индикатора PROFINET. Диагностическая информация, отображаемая на светодиодных индикаторах → ≅ 80.				

Отсечка при низком расходе Точки переключения для отсечки при низком расходе выбираются пользователем.

Гальваническая развязка

Следующие соединения гальванически развязаны друг с другом:

- Выходы
- Источник питания

Данные протокола

PROFINET

Протокол	«Протокол прикладного уровня для децентрализованных периферийных устройств и распределенных автоматизированных систем», версия 2.3			
Класс соответствия	В			
Тип связи 100 Мбит/с				
Профиль прибора	Идентификатор прикладного интерфейса 0xF600 Общего назначения			
ID изготовителя	0x11			
ID типа прибора	0x844A			
Файлы описания прибора (GSD, DTM)	Информация и файлы на: ■ www.endress.com На странице изделия: Documents/Software → Device drivers ■ www.profibus.org			
Скорости передачи Автоматический выбор 100 Мбит/с с определением полнодуп режима				
Периоды циклов	От 8 мс			
Полярность	Автоматическая настройка полярности для коррекции перекрещивающихся пар TxD и RxD			
Поддерживаемые подключения	 1 х AR (Связь с производственным процессом) 1 х вход CR (Интерфейс связи) 1 х выход CR (Интерфейс связи) 1 х аварийный сигнал CR (Интерфейс связи) 			

Опции настройки измерительного прибора Настройка названия прибора	 DIP-переключатели на модуле электроники, для назначения имени прибора (последняя часть) Программное обеспечение для данного изготовителя (FieldCare, DeviceCare) Веб-браузер Основной файл прибора (GSD), доступен для чтения посредством встроенного веб-сервера измерительного прибора DIP-переключатели на модуле электроники, для назначения имени прибора (последняя часть) Протокол DCP
Выходные значения (передаваемые из измерительного прибора в систему автоматизации)	Модуль аналогового входа (слот 1–14) Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Целевой массовый расход Массовый расход жидкости-носителя Плотность Плотность Приведенная плотность Концентрация Температура Температура Температура электроники Частота колебаний Амплитуда колебаний Отклонение частоты Демпфирование колебаний Отклонение демпфирования колебаний трубки Асимметрия сигнала Ток катушки возбуждения
	Модуль дискретного входа (слот 1–14) Контроль заполнения трубопровода Отсечка при низком расходе Модуль диагностического входа (слот 1–14) Последняя диагностика Текущее диагностическое сообщение Сумматор 1–3 (слот 15–17) Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Модуль Heartbeat Verification (фиксированное назначение) Статус проверки (слот 23) Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.

Входные значения	Модуль аналогового выхода (фиксированное назначение)				
(передаваемые из системы	■ Внешнее давление (слот 18)				
автоматизации в	■ Внешняя температура (слот 19)				
измерительный прибор)	Внешняя приведенная плотность (слот 20)				
	Модуль дискретного выхода (фиксированное назначение) • Активация/деактивация возврата положительного ноля (слот 21) • Регулировка нулевой точки (слот 22)				
	Сумматор 1-3 (слот 15-17)				
	Суммировать				
	• Сброс и удержание				
	Предварительная установка и удержание				
	• Стоп				
	• Настройка рабочего режима:				
	 Суммарный расход 				
	 Суммарный расход прямого потока 				
	 Суммарный расход обратного потока 				
	Модуль Heartbeat Verification (фиксированное назначение) Запуск проверки (слот 23)				
	Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.				
Поддерживаемые функции	Идентификация и техническое обслуживание				
	Простая идентификация прибора по следующим данным:				
	• система управления;				
	• заводская табличка.				
	• Состояние измеренного значения				
	Переменные процесса связаны с состоянием измеренного значения				
	• Режим мигания индикатора на локальном дисплее для простой				
	идентификации и назначения прибора				

Администрирование возможностей ПО

Входное/ выходное значение	иходное		Слот	
Выходное значение	Массовый расход	Переменная процесса	от 1 до 14	
	Объемный расход			
	Скорректированный объемный расход			
	Плотность			
	Приведенная плотность			
	Температура			
	Температура электроники			
	Частота колебаний			
	Отклонение частоты			
	Демпфирование колебаний			
	Частота колебаний			
	Асимметрия сигнала			
	Ток катушки возбуждения			
	Контроль заполнения трубопровода			
	Отсечка при низком расходе			
	Текущая диагностика прибора			
	Предыдущая диагностика прибора			
Выходное значение	Целевой массовый расход	Концентрация ¹⁾	от 1 до 14	

Входное/ Переменная процесса выходное значение		Категория	Слот
	Массовый расход жидкости- носителя		
	Концентрация		
Выходное значение	Температура несущей трубки	Heartbeat ²⁾	от 1 до 14
	Демпфирование колебаний 1		
	Частота колебаний 1		
	Амплитуда колебаний 0		
	Амплитуда колебаний 1		
	Отклонение частоты 1		
	Отклонение значений демпфирования трубы 1		
	Ток катушки возбуждения 1		
Входное значение	Внешняя плотность	Мониторинг процессов	18.
	Внешняя температура		19
	Внешняя приведенная плотность		20
	Прерывание измерения расхода		21
	Регулировка нулевой точки		22
	Статус проверки	Heartbeat Verification 2)	23

- Доступно только при наличии пакета прикладных программ «Концентрация». Доступно только при наличии пакета прикладных программ «Heartbeat».
- 1) 2)

134

Настройка запуска

Настройка запуска
(NSU)

Если включена конфигурация при запуске, то конфигурация наиболее важных параметров берется из системы автоматизации.

Следующая конфигурация берется из системы автоматизации.

- Управление
 - Версия ПО
 - Защита от записи
- Системные единицы измерения
 - Массовый расход
 - Macca
 - Объемный расход
 - Объем
 - Скорректированный объемный расход
 - Скорректированный объем
 - Плотность
 - Приведенная плотность
 - Температура
 - Давление
- Программный пакет для измерения концентрации
 - Коэффициенты от АО до А4
 - Коэффициенты от В1 до В3
- Настройка датчика
- Параметры процесса
 - Демпфирование (расход, плотность, температура)
 - Прерывание измерения расхода
- Отсечка при низком расходе
 - Назначение переменной процесса
 - Порог включения/выключения
 - Подавление гидравлического удара
- Контроль заполнения трубопровода
 - Назначение переменной процесса
 - Предельные значения
 - Время отклика
 - Макс. демпфирование
- Расчет скорректированного объемного расхода
 - Внешняя приведенная плотность
 - Фиксированная приведенная плотность
 - Исходная базовая температура
 - Коэффициент линейного расширения
 - Коэффициент квадратичного расширения
- Режим измерения
 - Среда
 - Тип газа
 - Эталонная скорость звука
 - Температурный коэффициент по скорости звука
- Внешняя компенсация
 - Компенсация давления
 - Значение давления
 - Внешнее давление
- Настройки диагностики
- Характеристики диагностики для различной диагностической информации

16.5 Источник питания

Назначение клемм

→ ■ 27

Сетевое напряжение

Блок питания должен быть испытан на соответствие требованиям безопасности (таким как PELV, SELV).

Потребляемая мощность Преобразователь Максимальная Код заказа «Выход» потребляемая мощность 3,5 Вт Опция R: PROFINET Потребление тока Преобразователь Максимальный Максимальное Код заказа «Выход» потребление тока ток включения Опция R: PROFINET 18 A (< 0,125 мс) $145 \, \mathrm{MA}$ Сбой питания • Сумматоры останавливают подсчет на последнем измеренном значении. ■ Конфигурация сохраняется в памяти модуля расширения (HistoROM DAT). ■ Сохраняются сообщения об ошибках (в т.ч. значение счетчика отработанного времени). Электрическое → 🖺 29 подключение → 🖺 31 Выравнивание потенциалов Клеммы Преобразователь Пружинные клеммы для провода с поперечным сечением0,5 до 2,5 мм² (20 до 14 AWG)

Кабельные вводы

- Кабельный уплотнитель: $M20 \times 1,5$ с кабелем $\phi 6$ до 12 мм (0,24 до 0,47 дюйм)
- Резьба кабельного ввода:
 - NPT ½"
 - G ½"
 - M20

Спецификация кабелей

→ 🗎 26

16.6 Рабочие характеристики

Эталонные рабочие условия

- Пределы ошибок на основе ISO 11631.
- Вода при температуре +15 до +45 °C (+59 до +113 °F) при давлении 2 до 6 бар (29 до 87 фунт/кв. дюйм).
- Спецификации в соответствии с протоколом калибровки.
- Проверка погрешности на аккредитованных поверочных стендах согласно стандарту ISO 17025.
- Для получения информации об ошибках измерения используйте программное обеспечение для выбора и определения размеров прибора *Applicator* $\Rightarrow \implies 127 \Rightarrow \implies 146$

Максимальная погрешность измерения VI3M =от измеренного значения; 1 g/cm³ = 1 kg/l; T =температура среды

Базовая погрешность

Технические особенности → 🖺 139

Массовый расход и объемный расход (жидкости)

±0,15 % ИЗМ

Массовый расход (газы)

±0,75 % ИЗМ

Плотность (жидкости)

При эталонных рабочих условиях			артная плотности ¹⁾	Широкий диапазон Спецификация плотности ^{2) 3)}	
(г/см³) (фнт/дюйм³)		(г/см³)	(фнт/дюйм³)	(г/см³)	(фнт/дюйм³)
±0,0005	±0,00097	±0,02	±0,039	_	-

- 1) Действительна для всего диапазона температуры и плотности.
- 2) Допустимый диапазон для специальной калибровки по плотности: 0 до 2 g/cm³, +5 до +80 °С (+41 до +176 °F).
- Код заказа «Пакет прикладных программ», опция ЕF «Специальная плотность».

Температура

 $\pm 0.5 \text{ °C} \pm 0.005 \cdot \text{T °C} (\pm 0.9 \text{ °F} \pm 0.003 \cdot (\text{T} - 32) \text{ °F})$

Стабильность нулевой точки

DN		Стабильность нулевой точки		
(мм) (дюйм)		(кг/ч)	(фунт/мин)	
8	3/8	0,20	0,007	
15	1/2	0,65	0,024	
25	1	1,80	0,066	

Значения расхода

Значения расхода как параметр диапазона изменения, зависящий от номинального диаметра.

Единицы СИ

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
(MM)	(кг/ч)	(кг/ч)	(кг/ч)	(кг/ч)	(кг/ч)	(кг/ч)
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6 500	650	325	130	65	13
25	18000	1800	900	360	180	36

Американские единицы измерения

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
(дюймы)	(фунт/мин)	(фунт/мин)	(фунт/мин)	(фунт/мин)	(фунт/мин)	(фунт/мин)
3/8	73,50	7,350	3,675	1,470	0,735	0,147
1/2	238,9	23,89	11,95	4,778	2,389	0,478
1	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323

Повторяемость

V(3M) = M(3M) = M(3

Базовая повторяемость

Массовый расход и объемный расход (жидкости)

±0,075 % ИЗМ

Массовый расход (газы)

±0,35 % N3M



Технические особенности → 🖺 139

Плотность (жидкости)

 $\pm 0,00025 \text{ g/cm}^3$

Температура

 $\pm 0.25 \,^{\circ}\text{C} \pm 0.0025 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} (\pm 0.45 \,^{\circ}\text{F} \pm 0.0015 \cdot (\text{T}-32) \,^{\circ}\text{F})$

Время отклика

Время отклика зависит от конфигурации системы (выравнивание).

Влияние температуры технологической среды


Массовый расход

При наличии разницы между температурой коррекции нулевой точки и рабочей температурой погрешность измерения сенсора составляет $\pm 0,0003$ % верхнего предела диапазона измерения/°С ($\pm 0,00015$ % верхнего предела диапазона измерения/°F).

Плотность

При наличии разницы между температурой калибровки по плотности и температурой процесса погрешность измерения датчика составляет

 $\pm 0,0001$ g/cm 3 /°C ($\pm 0,00005$ g/cm 3 /°F). Выполнить калибровку по плотности можно на месте эксплуатации.



🛮 13 — Калибровка по плотности на месте эксплуатации, в примере при +20 ℃ (+68 ℉)

Температура

 $\pm 0,005 \cdot \text{T} \, ^{\circ}\text{C} \, (\pm 0,005 \cdot (\text{T} - 32) \, ^{\circ}\text{F})$

Влияние давления технологической среды

Разница между давлением при калибровке и рабочим давлением не оказывает влияния на точность.

Технические особенности

ИЗМ = измеренное значение; ВПД = верхний предел диапазона измерений

BaseAccu = базовая погрешность в % ИЗМ, BaseRepeat = базовая повторяемость в % ИЗМ

MeasValue = измеренное значение; ZeroPoint = стабильность нулевой точки


Расчет максимальной погрешности измерения как функции расхода

Расход	Максимальная погрешность измерения в % ИЗМ
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± BaseAccu
A0021332	AUDZISS
< ZeroPoint · 100	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021333	A0021334

Расчет максимальной повторяемости как функции расхода

Расход	Максимальная повторяемость в % ИЗМ
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot ZeroPoint}{BaseRepeat} \cdot 100$	± BaseRepeat
A0021335	A0021340
$<\frac{\frac{1}{2} \cdot ZeroPoint}{BaseRepeat} \cdot 100$	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021336	A0021337

Пример максимальной погрешности измерения



A00198

- Е Погрешность: максимальная погрешность измерения, % ИЗМ (пример)
- Q Значение расхода, %


16.7 Монтаж

"Требования к монтажу" → 🖺 18

16.8 Окружающая среда

Диапазон температур окружающей среды

Таблицы температур



Детальная информация по температурным таблицам приведена в отдельном документе «Указания по технике безопасности» (ХА) к прибору.

Температура хранения

-40 до +80 °C (-40 до +176 °F), предпочтительно при +20 °C (+68 °F) (стандартное исполнение)

-50 до +80 °C (-58 до +176 °F) (код заказа "Проверка, сертификат", опция JM)

Климатический класс

DIN EN 60068-2-38 (испытание Z/AD)

Степень защиты

Преобразователь и датчик

- Стандартно: IP66/67, защитная оболочка типа 4X.
- При открытом корпусе: IP20, защитная оболочка типа 1.
- Дисплей: IP20, защитная оболочка типа 1.

Вибростойкость

Компактное исполнение

- Синусоидальные вибрации в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60068-2-6
 - 2 до 8,4 Гц, пиковое значение 3,5 мм
 - 8,4 до 2 000 Гц, пиковое значение 1 г
- Случайные вибрации в широком диапазоне, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60068-2-64
 - 10 до 200 Гц. 0.003 г²/Гц
 - 200 до 2000 Гц, 0,001 г²/Гц
 - Суммарно: 1,54 гRMS

Ударопрочность	Компактное исполнение Удары полусинусоидальными импульсами, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60068-2-27 6 мс 30 г	
Ударопрочность	Компактное исполнение Толчки, характерные для грубого обращения при транспортировке, согласно ГОСТ МЭК 60068-2-31	
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	 ■ В соответствии с МЭК/EN 61326 ■ Соответствует ограничениям на излучения для данной отрасли согласно EN 55011 (класс A) 	
	Подробная информация приведена в Декларации о соответствии.	
	16.9 Параметры технологического процесса	
	Датчик −50 до +150 °C (−58 до +302 °F)	
	Уплотнения Без внутренних уплотнений	
Плотность	0 до 5 000 кг/м³ (0 до 312 lb/cf)	
Зависимости "давление/ температура"	Обзор зависимости допустимых параметров температуры/давления для присоединений к процессу приведены в документе "Техническая информация"	
	Давление в корпусе для срабатывания: 10 до 15 бар (145 до 218 фунт/кв. дюйм):	
	Особые инструкции по монтажу: (Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required='true'	
Пределы расхода	Номинальный диаметр следует выбирать в зависимости от требуемого диапазона расхода и допустимой величины потери давления.	
	Значения верхнего предела диапазона измерения приведены в разделе «Диапазон измерения».	
	 Минимальный рекомендуемый верхний предел диапазона измерения составляет прибл. 1/20 от максимального предела диапазона измерения В большинстве областей применения идеальным является значение 20 до 50 % от максимального верхнего предела диапазона измерения Выберите нижний предел диапазона измерения для абразивных сред (например, жидкости с механическими примесями): Скорость потока < 1 м/с (< 3 ft/s). В случае работы с газами применимы следующие правила: Скорость потока в измерительных трубках не должна превышать половины скорости звука (0,5 Mach). Максимальный массовый расход зависит от плотности газа: формула 	
	Чтобы рассчитать потерю давления, используйте инструмент для подбора **Applicator → ■ 146	
	→ 🖺 20	

16.10 Механическая конструкция

Конструкция, размеры





Данные о размерах и монтажных расстояниях прибора приведены в разделе "Механическая конструкция" документа "Техническое описание"

Присоединения к процессу

Внутренняя резьба

Цилиндрическая внутренняя резьба BSPP (G) (британская трубная коническая резьба) в соответствии с ISO 228-1 с уплотняемой поверхностью согласно DIN 3852-2/ISO 1179-1.





Шероховатость поверхности

Все данные приведены для деталей, контактирующих с жидкостью. Без полировки

16.11 Управление

Локальный дисплей

Локальный дисплей доступен только для следующего кода заказа прибора: код заказа «Дисплей; управление», опция **B**: 4-строчный; с подсветкой, передача данных по протоколу связи.

Элемент индикации

- 4-строчный жидкокристаллический дисплей, 16 символов в строке.
- Белая фоновая подсветка, в случае неисправности прибора включается красная подсветка.
- Возможности индивидуальной настройки формата индикации измеряемых переменных и переменных состояния.
- Допустимая для дисплея температура окружающей среды:
 −20 до +60 °C (−4 до +140 °F). При температурах, выходящих за пределы этого
 диапазона, читаемость дисплея может понизиться.

Отключение локального дисплея от главного модуля электроники



В случае исполнения корпуса «Компактный, алюминий с покрытием» локальный дисплей необходимо отключить от главного модуля электроники вручную. В исполнениях корпуса «Компактный, гигиенический, нержавеющая сталь» и «Сверхкомпактный, гигиенический, нержавеющая сталь» локальный дисплей выполнен встроенным в крышку корпуса и отключается от главного модуля электроники при открытии крышки корпуса.

Исполнение корпуса «Компактный, алюминий с покрытием»

Локальный дисплей подключен к главному модулю электроники. Электрическое соединение локального дисплея с главным модулем электроники осуществляется посредством соединительного кабеля.

При выполнении ряда операций с измерительным прибором (таких как электрическое подключение) рекомендуется отключить локальный дисплей от главного модуля электроники.

1. Надавите на боковые защелки на локальном дисплее.

142


2. Отсоедините локальный дисплей от главного модуля электроники. При выполнении этого действия учитывайте длину соединительного кабеля.

По окончании работы вновь подключите локальный дисплей.

Дистанционное управление

По сети PROFINET

Этот интерфейс передачи данных доступен в исполнениях прибора с сетью PROFINET.




■ 14 Варианты дистанционного управления через сеть PROFINET

- Система автоматизации, например, Simatic S7 (Siemens)
- Компьютер с веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с программным обеспечением FieldCare с COM DTM CDI Communication TCP/IP
- Переключатель, например, Scalance X204 (Siemens)
- Измерительный прибор

Сервисный интерфейс

Через сервисный интерфейс (CDI-RJ45)

PROFINET



🗷 15 Подключение для кода заказа «Выход», опция R: PROFINET

- Сервисный интерфейс (CDI -RJ45) и интерфейс PROFINET измерительного прибора с доступом к встроенному веб-серверу
- Компьютер с веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с программным обеспечением FieldCare c COM DTM CDI Communication TCP/IP
- Стандартный соединительный кабель Ethernet с разъемом RJ45

Языки

Управление можно осуществлять на следующих языках.

С помощью управляющей программы FieldCare: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский.

16.12 Сертификаты и нормативы

Маркировка СЕ

Измерительная система полностью удовлетворяет требованиям соответствующих директив ЕС. Эти требования перечислены в декларации соответствия ЕС вместе с применимыми стандартами.

Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки CF

Сертификаты на взрывозащищенное исполнение

Приборы сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах; соответствующие правила техники безопасности приведены в отдельном документе "Правила техники безопасности" (ХА). Ссылка на этот документ указана на заводской табличке.

Сертификация PROFINET

Интерфейс PROFINET

Измерительный прибор сертифицирован и зарегистрирован организацией пользователей PROFIBUS (PNO). Измерительная система соответствует всем требованиям следующих спецификаций:

- Сертификация в соответствии с:
 - Спецификация испытаний для устройств PROFINET
 - Уровень 1 защиты PROFINET Тестирование нагрузки на сеть
- Прибор также можно эксплуатировать совместно с сертифицированными приборами других изготовителей (функциональная совместимость)

Другие стандарты и директивы

■ EN 60529

Степень защиты, обеспечиваемая корпусами (код IP)

■ IEC/EN 60068-2-6

Процедура испытания - тест Fc: вибрации (синусоидальные).

■ IEC/EN 60068-2-31

Процедура испытания - тест Ес: удары вследствие небрежного обращения, в первую очередь проводится для приборов.

■ EN 61010-1

Требования по безопасности электрического оборудования для измерения, контроля и лабораторного применения – общие положения

■ IEC/EN 61326

Излучение в соответствии с требованиями класса А. Электромагнитная совместимость (требования ЭМС).

■ NAMUR NE 21

Электромагнитная совместимость (ЭМС) производственного и лабораторного контрольного оборудования

■ NAMUR NE 32

Сохранение данных в контрольно-измерительных и полевых приборах с микропроцессорами в случае отказа электропитания

■ NAMUR NE 43

Стандартизация уровня аварийного сигнала цифровых преобразователей с аналоговым выходным сигналом.

■ NAMUR NE 53

Программное обеспечение для полевых устройств и устройств обработки сигналов с цифровыми электронными модулями

- NAMUR NE 105
 - Спецификация по интеграции устройств Fieldbus с техническими средствами полевых приборов
- NAMUR NE 107
 - Самодиагностика и диагностика полевых приборов
- NAMUR NE 131
 - Требования к полевым приборам для использования в стандартных областях применения
- NAMUR NE 132
- Расходомер массовый кориолисовый

16.13 Пакеты прикладных программ

Доступны различные пакеты приложений для расширения функциональности прибора. Такие пакеты могут потребовать применения специальных мер безопасности или выполнения требований, специфичных для приложений.

Пакеты приложений можно заказывать в компании Endress+Hauser вместе с прибором или позднее. Endress+Hauser. За подробной информацией о соответствующем коде заказа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser или посетите страницу прибора на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com.



👔 Подробная информация о пакетах прикладных программ:

- Специализированная документация по прибору
- Специализированная документация по прибору

Технология	Heartheat
I CAHOHOL MA	ricurtocut

Пакет	Описание
Поверка + мониторинг Heartbeat	 Мониторинг работоспособности Непрерывная передача данных, соответствующих принципу измерения, во внешнюю систему мониторинга состояния для проведения предупреждающего техобслуживания или анализа процесса. Эти данные позволяют оператору: на основе этих данных и другой информации формировать заключения о влиянии процесса (коррозии, истирании, образовании отложений и т.д.) на эффективность измерения с течением времени; своевременно планировать обслуживание; вести мониторинг качества продукта, например наличия газовых карманов. Верификация Heartbeat Соответствует требованиям к прослеживаемой верификации по DIN ISO 9001:2008, глава 7.6 а) "Контроль за оборудованием мониторинга и измерительными приборами". Функциональное тестирование в установленном состоянии без прерывания процесса. Результаты прослеживаемой верификации, в том числе отчет, предоставляются по запросу. Простой процесс тестирования с использованием локального управления или других интерфейсов управления. Однозначная оценка точки измерения (соответствие/несоответствие) с
	большим охватом испытания на основе спецификаций изготовителя. • Увеличение интервалов калибровки в соответствии с оценкой рисков, выполняемой оператором.

Концентрация

Пакет	Описание
Измерение концентрации	Вычисление и отображение концентрации жидкости Во многих областях применения в качестве ключевого измеряемого значения для мониторинга качества или управления процессами используется плотность. Прибор измеряет плотность эталонной жидкости и передает полученное значение в систему управления.
	Пакет прикладных программ "Измерение концентрации" позволяет, используя измеренную плотность, рассчитывать следующие параметры: Плотность с термокомпенсацией (приведенная плотность). Процентная доля массы конкретных веществ в двухфазной жидкости. (Концентрация в %). Концентрация жидкости выдается в специальных единицах (градусы Брикса, градусы Боме, градусы АРІ и т. д.), используемых в стандартных областях применения.
	Измеренные значения передаются посредством цифровых и аналоговых выходов прибора.

16.14 Аксессуары



Парадов правод пра

16.15 Сопроводительная документация



Обзор связанной технической документации:

- W@M Device Viewer: введите серийный номер с паспортной таблички (www.endress.com/deviceviewer)
- Endress+Hauser Operations App: введите серийный номер с паспортной таблички или просканируйте двумерный матричный код (QR-код) с паспортной таблички.

Стандартная документация

Краткое руководство по эксплуатации



👔 Краткое руководство по эксплуатации, содержащее наиболее важную информацию для стандартного ввода в эксплуатацию, прилагается к прибору.

Техническая информация

Измерительный прибор	Код документа
Promass G 100	TI01189D

Описание параметров прибора

Измерительный прибор	Код документа
Promass 100	GP01037D

Сопроводительная документация для различных приборов

Указания по технике безопасности

Содержимое	Код документа
ATEX/MƏK Ex Ex i	XA00159D
ATEX/MƏK Ex Ex nA	XA01029D
cCSAus IS	XA00160D

Содержимое	Код документа
INMETRO Ex i	XA01219D
INMETRO Ex nA	XA01220D

Сопроводительная документация

Содержимое	Код документа
Измерение концентрации	SD01152D
Технология Heartbeat	SD01153D

Инструкции по монтажу

Содержание	Код документа
Инструкция по монтажу для комплектов запасных частей	Обзор аксессуаров, доступных для заказа → 🖺 127

Алфавитный указатель

A	Диапазон измерения
Адаптация поведения диагностики 85	Для газов
Активация защиты от записи	Для жидкостей
Аппаратная защита от записи	Диапазон измерения, рекомендуемый 141
Архитектура оборудования	Диапазон температур
см. Конструкция измерительного прибора	Температура при хранении
	Диапазон температур хранения
Б	Диапазон температуры
Безопасность	Температура технологической среды 141
Безопасность изделия	Дистанционное управление
Безопасность при эксплуатации	Документ
Безопасность рабочего места	Условные обозначения
Блокировка прибора, состояние	Функционирование
_	Документация по прибору
В	Дополнительная документация
Ввод в эксплуатацию	
Конфигурирование измерительного прибора 55	3
Расширенная настройка 63	Зависимости "давление/температура" 141
Версия программного обеспечения 45	Заводская табличка
Bec	Датчик
Транспортировка (примечания) 16	Задачи техобслуживания
Вибрации	Замена
Вибростойкость	Компоненты прибора
Влияние	Запасная часть
Давление среды	Запасные части
Температура технологической среды 138	Зарегистрированные товарные знаки
Возврат	Защита настройки параметров 71
Время отклика	Защита от записи
Вход	Посредством параметризации запуска (NSU) 73
Входные участки	Посредством переключателя защиты от записи 72
Выравнивание потенциалов	С помощью кода доступа 71
Выход	
Выходной сигнал	И
Выходные участки	Идентификация измерительного прибора 13
	Изменения программного
Γ	Версия
Гальваническая развязка	Дата выпуска 45
Главный модуль электроники	Изменения программного обеспечения
_	Измерения и испытания по прибору 124
Д	Измерительная система
Давление в системе	Измерительный прибор
Давление среды	Демонтаж
Влияние	Конструкция
Данные о версии для прибора 45	Конфигурация
Дата изготовления	Монтаж датчика
Датчик	Переоборудование
Диапазон рабочей температуры 141	Подготовка к монтажу 23
Монтаж	Подготовка к электрическому подключению 28
Деактивация защиты от записи	Ремонт 125
Декларация соответствия	Утилизация
Диагностическая информация	Измеряемые величины
Веб-браузер	см. Переменные процесса
Информация по устранению	Инспекционный контроль
Обзор	Подключение
Светодиодные индикаторы 80	Инструменты
Структура, описание 83, 85	Монтаж
FieldCare	

Транспортировка	Наружная очистка
Инструменты для подключения	Адаптация измерительного прибора к рабочим
Информация об этом документе 6	условиям процесса
Исполнение прибора	Дополнительная настройка дисплея 67
Использование измерительного прибора	Интерфейс связи
Использование не по назначению	Моделирование
Критичные случаи	Настройка датчика
см. Назначение	Обнаружение частичного заполнения
История событий	трубопровода
riciopini coobiinii	Отметка прибора
К	Отсечка малого расхода 61
Кабельные вводы	Сброс прибора
Технические характеристики	Сброс сумматора
Кабельный ввод	Системные единицы измерения
Степень защиты	Среда
Клеммы	Сумматор
Климатический класс	Язык управления
Код заказа	Настройки параметров
Компоненты прибора	Администрирование (Подменю)
Конструкция	Веб-сервер (Подменю)
Измерительный прибор	Выбор среды (Подменю)
Конструкция системы	Вычисленные значения (Подменю) 63
Измерительная система	Диагностика (Меню)
Контрольный список	Дисплей (Подменю)
Проверка после монтажа 24	Единицы системы (Подменю)
Проверки после подключения	Информация о приборе (Подменю)
	Моделирование (Подменю)
M	Настройка (Меню)
Максимальная погрешность измерения 137	Настройка сенсора (Подменю)
Маркировка СЕ	Обнаружение частично заполненной трубы
Мастер	(Macrep)
Обнаружение частично заполненной трубы 62	Отсечение при низком расходе (Мастер) 61
Определить новый код доступа 71	Переменные процесса (Подменю) 74
Отсечение при низком расходе 61	Связь (Подменю)
Меню	Сумматор 1 до n (Подменю)
Диагностика	Управление сумматором (Подменю)
Для конфигурирования измерительного	Установка нулевой точки (Подменю) 65
прибора 55	Номер заказа
Для специальной настройки 63	Tromep sunusu
Настройка	0
Настройки	Область применения
Меню управления	Остаточные риски
Меню, подменю	Обогрев датчика
Подменю и роли пользователей 37	Окружающая среда
Структура	Вибростойкость
Место монтажа	Температура хранения
Монтаж	Ударопрочность
Монтажные инструменты	Опции управления
Монтажные размеры	Ориентация (вертикальная, горизонтальная) 18
	Основной файл прибора
Н	GSD
Название прибора	Отображение значений
Преобразователь	Для состояния блокировки 74
Назначение	Отсечка при низком расходе
Назначение клемм	Очистка
Наименование прибора	Наружная очистка
Датчик14	r J
Направление потока	

Π	Проверка функционирования 55
Пакеты прикладных программ	Программная защита от записи
Паспортная табличка	Пусковая параметризация (NSU) 55
Преобразователь	
Переключатель защиты от записи	P
Переменные процесса	Рабочая среда
Измеряемые	Рабочие характеристики
Расчетные	Рабочий диапазон измерения расхода 129
Перечень сообщений диагностики	Размеры для монтажа
Плотность	см. Монтажные размеры
Поворот дисплея	Разрывной диск
Повторная калибровка	Пусковое давление
Повторяемость	Указания по технике безопасности
Погрешность	Расширенный код заказа
Подготовка к монтажу	Датчик
Подготовка к подключению	Преобразователь
Подключение	Ремонт
см. Электрическое подключение	Указания
См. электрическое подключение Подключение измерительного прибора 29	Ремонт прибора
	Роли пользователей
Подменю	1 OM MONESCENI CONTROL OF THE CONTRO
Администрирование	С
Веб-сервер	Сбой питания
Выбор среды	Серийный номер
Вычисленные значения	Сертификаты
Дисплей	Сертификаты на взрывозащищенное исполнение 144
Единицы системы	Сертификация PROFIBUS
Информация о приборе	Сетевое напряжение
Моделирование	Сигнал при сбое
Настройка сенсора 64	Сигналы состояния
Обзор	Системная интеграция
Переменные процесса 63, 74	
Расширенная настройка 63	Служба поддержки Endress+Hauser
Связь	Ремонт
Список событий	Техобслуживание
Сумматор 1 до п 65, 76	Соединительный кабель
Управление сумматором	Сообщения об ошибках
Установка нулевой точки 65	см. Диагностические сообщения
Пользовательский интерфейс	Специальные инструкции по подключению 31
Предыдущее событие диагностики	Список событий
Текущее событие диагностики	Стандарты и директивы
Потеря давления	Степень защиты
Потребление тока	Структура
Потребляемая мощность	Меню управления
Пределы расхода	m
Преобразователь	T
Поворот дисплея	Температура при хранении
Подключение сигнальных кабелей	Температура технологической среды
	Влияние
Приемка	Теплоизоляция
Приложение	Технические особенности
Принцип измерения	Максимальная погрешность измерения 139
Принципы управления	Повторяемость
Присоединения к процессу	Технические характеристики, обзор
Проверка	Транспортировка измерительного прибора 16
Монтаж	Требования к монтажу
Полученные материалы	Входные и выходные участки
Проверка после монтажа	Монтажные размеры
Проверка после монтажа (контрольный список) 24	Обогрев датчика
Проверка после подключения (контрольный	Требования к работе персонала
список)	r peoobalina it paoore nepeonala

150

У
Ударопрочность
Уплотнения
Диапазон рабочей температуры 141
Управление
Условия монтажа
Вибрации
Давление в системе 20 Место монтажа 18
Место монтажа 18 Монтажные позиции 18
Разрывной диск
Теплоизоляция
Условия хранения
Установка кода доступа
Установка языка управления
Устранение неисправностей
Общие
Утилизация
Утилизация упаковки
Φ
Файлы описания прибора
Фильтрация журнала событий
Функции
см. Параметры
Функциональность документа 6
Функция прошивки
**
Ц
Циклическая передача данных
Ч
Чтение измеренных значений
-
Ш
Шероховатость поверхности
Э
Электрическое подключение
Веб-сервер
Измерительный прибор
Программное обеспечение
По сети PROFINET
Через сервисный интерфейс (CDI-RJ45) 42, 143
RSLogix 5000
Электромагнитная совместимость
Электронный модуль ввода/вывода
Электроподключение
Степень защиты
Эталонные рабочие условия
Я
Языки, опции управления
A
Applicator
14ppncato1
D
DeviceCare

DIP-переключатели см. Переключатель защиты от записи
FieldCare 43 Пользовательский интерфейс 44 Установление соединения 43 Файл описания прибора 45 Функционирование 43
I ID изготовителя 45 ID типа прибора 45
W W@M 124, 125 W@M Device Viewer 13, 125



www.addresses.endress.com