




















Istruzioni di funzionamento brevi

Proline Prowirl 72

Misuratore di portata a vortici



Queste istruzioni brevi non sostituiscono le Istruzioni di funzionamento incluse nella fornitura. Informazioni dettagliate sono reperibili nelle Istruzioni di funzionamento e nella documentazione supplementare presente sul CD ROM fornito.

A seconda della versione dello strumento, la documentazione completa comprende:

- Istruzioni di funzionamento brevi (guesto documento)
- Istruzioni di funzionamento
- Descrizione delle funzioni dello strumento
- Approvazioni e certificati di sicurezza
- Istruzioni di sicurezza in base alle approvazioni del dispositivo (ad es. protezione antideflagrante, direttiva per i dispositivi in pressione, ecc.)
- Informazioni addizionali specifiche del dispositivo



Indice

1	Istruzioni di sicurezza	. 3
1.1	Destinazione d'uso	3
	Installazione, messa in servizio e funzionamento	
	Sicurezza operativa	
	Simboli di sicurezza	
2	Installazione	. 5
2.1	Trasporto fino al punto di misura	5
	Condizioni di installazione	
2.3	Dopo l'installazione	. 10
2.4	Verifica finale dell'installazione	. 13
3	Cablaggio	1/
	Connessione dei diversi tipi di custodia	
	Note speciali per la connessione del trasmettitore	
	Classe di protezione	
	Verifica finale delle connessioni	
J.7	vermed initiale delic conficuosioni	. 10
4	Impostazioni hardware	19
	Indirizzo del dispositivo	
_	Massa to associate	21
	Messa in servizio	
	Accensione del misuratore	
	Funzionamento	
	Navigazione nella matrice operativa	
	Accesso al menu Quick Setup Messa in servizio	
	Impostazioni software	
5 6	Ricerca guasti	76

Proline Prowirl 72 Istruzioni di sicurezza

1 Istruzioni di sicurezza

1.1 Destinazione d'uso

Il dispositivo serve per misurare la portata volumetrica di vapore saturo, vapore surriscaldato, gas e liquidi. Se la pressione e la temperatura di processo sono costanti, il misuratore può segnalare in uscita la portata anche sotto forma di portata massica calcolata e di portata volumetrica compensata.

- Qualsiasi impiego diverso da quello qui descritto può compromettere la sicurezza delle persone e dell'intero sistema di misura e, di conseguenza, non è consentito.
- Il costruttore non è responsabile dei danni causati da un uso improprio o per scopi diversi.

1.2 Installazione, messa in servizio e funzionamento

- L'installazione, la connessione, la messa in servizio e la manutenzione del misuratore devono essere eseguite da tecnici specializzati, qualificati e autorizzati (ad es. elettricisti) nel rispetto di queste Istruzioni di funzionamento brevi, delle relative norme, direttive legislative e dei certificati (in base all'applicazione):
- Il personale tecnico deve leggere e approfondire queste Istruzioni di funzionamento brevi e deve rispettare le indicazioni riportate. In caso di dubbi sugli argomenti trattati in questa documentazione, consultare le Istruzioni di funzionamento brevi (sul CD-ROM), che forniscono informazioni dettagliate sul misuratore.
- Il misuratore deve essere installato solo se in stato non alimentato, in assenza di sollecitazioni meccaniche o carichi esterni.
- Le riparazioni possono essere eseguite solo se sono disponibili parti di ricambio originali e se gli interventi sono consentiti espressamente.
- Nel caso debbano essere eseguite delle saldature sulla tubazione, la saldatrice non deve essere messa a terra tramite il misuratore.

1.3 Sicurezza operativa

- Il misuratore è stato sviluppato per soddisfare i requisiti di sicurezza attuali; è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni da essere impiegato in completa sicurezza. Rispetta le norme e gli standard europei applicabili.
- È necessario osservare le indicazioni e le istruzioni riportate negli avvisi, sulle targhette e sulle etichette di connessione applicate sul misuratore, che riportano dati importanti, quali ad esempio le informazioni su condizioni operative consentite, applicazione del misuratore e materiali utilizzati.
- Il misuratore deve essere cablato come specificato negli schemi di cablaggio e sulle etichette di connessione. Deve essere consentita l'interconnessione.
- Tutte le parti del dispositivo devono essere integrate nel sistema per il collegamento di equipotenzialità dell'impianto.
- Cavi, pressacavi certificati e tappi ciechi certificati devono essere adatti alle principali condizioni operative, ad es. al campo di temperatura del processo. Le aperture non utilizzate presenti sulla custodia devono essere chiuse ermeticamente mediante tappi ciechi.

Proline Prowirl 72 Istruzioni di sicurezza

■ Il misuratore deve essere impiegato solo con i fluidi ai quali tutte le parti bagnate dello strumento offrono un'adeguata resistenza.

In caso di fluidi speciali, compresi i detergenti, Endress+Hauser è a disposizione per definire le caratteristiche di resistenza alla corrosione dei materiali delle parti bagnate.

In ogni caso, modeste variazioni di temperatura, concentrazione o grado di contaminazione del processo possono alterare la resistenza alla corrosione. Materiali inadatti possono generare perdite di fluidi di processo corrosivi e causare lesioni al personale e/o danni all'impianto. Di conseguenza, Endress+Hauser non può assumersi la responsabilità della resistenza alla corrosione dei materiali delle parti bagnate in applicazioni specifiche. L'operatore è responsabile della scelta dei materiali delle parti bagnate.

Area pericolosa

I misuratori per impieghi in area pericolosa sono contrassegnati con il relativo simbolo sulla targhetta. Rispettare le normative nazionali applicabili, se il dispositivo è applicato in aree pericolose. La documentazione Ex separata, presente sul CD-ROM, è parte integrante della documentazione completa del dispositivo.

Rispettare le direttive di installazione, i valori di connessione e le istruzioni di sicurezza descritti in questa documentazione. Il simbolo in copertina indica l'ente di approvazione e certificazione del dispositivo (Europa, USA, Canada). La targhetta riporta anche il codice della documentazione Ex (XA****D/../..).

- In caso di sistemi di misura impiegati in applicazioni SIL 2, rispettare le indicazioni sulla sicurezza operativa riportate nel manuale separato (reperibile sul CD-ROM).
- Applicazioni igieniche I misuratori per applicazioni igieniche dispongono di una speciale etichettatura. Se si utilizzano questi dispositivi, rispettare le relative norme nazionali.
- Strumenti in pressione I misuratori utilizzati nei sistemi che richiedono un monitoraggio sono contrassegnati conseguentemente sulla targhetta. Se si utilizzano questi dispositivi, rispettare le relative norme nazionali. La documentazione separata, reperibile sul CD-ROM, per dispositivi in pressione nei sistemi monitorati è parte integrante della documentazione completa del dispositivo. Rispettare le direttive di installazione, i valori di connessione e le istruzioni di sicurezza descritti in questa documentazione.
- Endress+Hauser è a disposizione per qualsiasi chiarimento sulle approvazioni e sulla relativa applicazione e implementazione.

1.4 Simboli di sicurezza



/!\ Avviso!

"Avviso" indica un'azione o una procedura che, se eseguita non correttamente, può causare lesioni personali o mettere in pericolo la sicurezza. Rispettare tassativamente le istruzioni e procedere con attenzione.



Attenzione!

"Attenzione" segnala un'azione o una procedura che, se non eseguita non correttamente, può causare malfunzionamenti o danni irreparabili al dispositivo. Rispettare rigorosamente le istruzioni.



"Nota" indica un'azione o una procedura, che può avere un effetto indiretto sul funzionamento o generare una risposta inaspettata del dispositivo, se eseguita non correttamente.

Proline Prowirl 72 Installazione

2 Installazione

2.1 Trasporto fino al punto di misura

- Trasportare il misuratore nell'imballaggio originale fino al punto di misura.
- Le protezioni o i coperchi montati sulle connessioni al processo evitano danni meccanici ai sensori durante il trasporto e l'immagazzinamento. Di conseguenza, eliminarli solo al momento dell'installazione.





Per trasportare il dispositivo, utilizzare delle cinghie in tessuto strette attorno alle connessioni al processo o ganci di sollevamento (se disponibili).



Rischio di lesioni personali. Il dispositivo può scivolare. Il centro di gravità del misuratore potrebbe trovarsi più in alto dei punti di attacco delle cinghie.

Verificare sempre che il dispositivo non possa scivolare o

Il misuratore non deve essere sollevato afferrandolo dalla custodia del trasmettitore o dalla custodia di connessione in caso di versione separata. Non utilizzare catene: potrebbero danneggiare la custodia.


2.2 Condizioni di installazione

Per ragioni meccaniche (per proteggere la tubazione), prevedere un supporto per i sensori pesanti.

2.2.1 Dimensioni

Per le dimensioni del misuratore, v. Informazioni tecniche associate, presenti sul CD-ROM.

2.2.2 Posizione di montaggio



Distanza minima consigliata (A) in tutte le direzioni: 100 mm (3.94 pollici)

Lunghezza del cavo richiesta (L): $L+150\ mm\ (5.91\ pollici)$

5

Installazione Proline Prowirl 72

2.2.3 Orientamento

Di norma, il dispositivo può essere montato sulla tubazione in qualsiasi posizione.


In ogni caso, considerare i punti successivi.

- La direzione indicata dalla freccia deve **sempre** corrispondere alla direzione del flusso
- Misura della portata di liquidi in tubazioni verticali:
 - nel tubo il flusso è verticale, dal basso verso l'alto = orientamento consigliato per evitare il riempimento parziale della tubazione (v. figura, orientamento A).
 - nel tubo il flusso è verticale, dall'alto verso il basso = con questo orientamento si deve garantire che il tubo di misura sia sempre completamente pieno.
- Per evitare di superare la temperatura ambiente massima, consentita per il trasmettitore, selezionare i seguenti orientamenti (v. figura):
 - orientamenti A, C, D → per temperatura del fluido ≥ 200 °C (392 °F)

Attenzione!

Se la temperatura del fluido è \geq 200 °C (392 °F), l'orientamento B **non** è consentito per le versioni wafer (Prowirl 72W) con diametri nominali DN 100 (4") e DN 150 (6").

- orientamenti A, B, D \rightarrow per i fluidi molto freddi (ad es. azoto liquido)




A0008734

Proline Prowirl 72 Installazione

2.2.4 Coibentazione

Alcuni fluidi richiedono adatti accorgimenti per evitare sia le perdite, sia l'apporto di calore in prossimità del sensore. Un'ampia gamma di materiali è disponibile per garantire la coibentazione richiesta.

A questo scopo, lasciare scoperta una superficie sufficientemente ampia sul supporto della custodia. La parte libera consente il trasferimento di calore e protegge l'elettronica dal surriscaldamento (o da un raffreddamento eccessivo). Le altezze di isolamento massime sono indicate nella successiva figura (1 = versione flangiata, 2 = versione wafer). Valgono sia per la versione compatta del sensore, sia per quella separata.



Attenzione!


Rischio di surriscaldamento dell'elettronica!

- Verificare che gli adattatori fra sensore e trasmettitore e la custodia di connessione della versione separata siano sempre scoperti.
- A seconda della temperatura del fluido, potrebbe essere richiesto un orientamento specifico \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 6.
- Per informazioni sui campi di temperatura consentiti → v. Istruzioni di funzionamento sul CD-ROM.

Installazione Proline Prowirl 72


2.2.5 Tratti rettilinei in entrata e in uscita

Considerare i seguenti tratti rettilinei in entrata e in uscita. Nel caso di due o più disturbi nel flusso, rispettare il tratto in entrata più lungo indicato.



Raddrizzatore di flusso a piastra forata

Se non si possono rispettare i tratti in entrata richiesti, si può installare un raddrizzatore di flusso a piastra forata di Endress+Hauser. Il raddrizzatore di flusso deve essere montato fra le due flange della tubazione e centrato mediante i prigionieri di montaggio. Di regola, il tratto in entrata richiesto si riduce a $10 \times DN$ senza effetti sull'accuratezza.




A0001887

Proline Prowirl 72 Installazione

Tratti in uscita con misure di pressione e temperatura

Se i punti di misura della pressione e della temperatura sono installati a valle del dispositivo, verificare che la distanza fra il misuratore e il punto di misura sia sufficiente per evitare effetti negativi sulla formazione di vortici nel sensore.



Δ0003780

2.2.6 Vibrazioni

Il corretto funzionamento del sistema di misura non è influenzato dalle vibrazioni di impianto fino a $1\,\mathrm{g}$, $10...500\,\mathrm{Hz}$. Pertanto, non è necessario adottare misure speciali per l'installazione dei sensori!

Installazione Proline Prowirl 72

2.3 Dopo l'installazione


2.3.1 Montaggio del sensore

Attenzione!

- Prima di installare il misuratore nella tubazione, eliminare dal sensore tutti gli imballaggi e gli eventuali coperchi di protezione.
- Verificare che i diametri interni delle guarnizioni siano uguali o maggiori di quelli del tubo di misura e della tubazione. Le guarnizioni che sporgono all'interno del flusso, hanno un effetto negativo sulla formazione dei vortici a valle della barra generatrice e sono la causa di misure imprecise.
- La direzione della freccia presente sul tubo di misura deve corrispondere a quella del flusso.
- Lunghezze:
 - Prowirl W (versione wafer): 65 mm (2.56 pollici)
 - Prowirl F (versione flangiata) → relative Informazioni tecniche sul CD-ROM

Montaggio della versione Prowirl W


Gli anelli di centraggio forniti servono per montare e centrare le versioni wafer del misuratore.



Proline Prowirl 72 Installazione

2.3.2 Rotazione della custodia del trasmettitore

Rotazione della custodia da campo in alluminio



La custodia dell'elettronica può essere ruotata sul suo supporto in continuo di 360° .


Allentare la vite di sicurezza.

Ruotare la custodia del trasmettitore fino alla posizione richiesta (180° max. in ambedue le direzioni, fino al punto di arresto).

Nota!

Nella ghiera rotante sono presenti delle "tacche" in corrispondenza degli angoli a 90° (solo versione compatta), che facilitano l'allineamento del trasmettitore. Serrare la vite di sicurezza.

2.3.3 Rotazione del display



Svitare il coperchio del vano dell'elettronica dalla custodia del trasmettitore.

Togliere il modulo display dalle guide di sostegno del trasmettitore.


Ruotare il display sino alla posizione desiderata ($4 \times 45^{\circ}$ max. in ogni direzione) e riposizionarlo sulle guide di sostegno.

Riavvitare saldamente il coperchio del vano dell'elettronica sulla custodia del trasmettitore.


Installazione Proline Prowirl 72

2.3.4 Montaggio del trasmettitore (versione separata)

Montaggio diretto a parete



Montaggio su palina



() Attenzione!

Se il dispositivo è montato su un tubo caldo, verificare che la temperatura della custodia non superi il valore massimo consentito.

> Standard: -40...+80 °C (-40...+176 °F)

> Versione EEx-d: -40...+140 °F)

ATEX II 1/2 GD versione a prova di incendio polveri: -20...+55 °C (-4...+131 °F)

Proline Prowirl 72 Installazione

2.4 Verifica finale dell'installazione

- Il misuratore è danneggiato (controllo visivo)?
- Il misuratore corrisponde alle specifiche del punto di misura?
- Il sensore e il trasmettitore collegato hanno il medesimo numero di serie?
- La numerazione del punto di misura e l'etichettatura sono corrette (controllo visivo)?
- Il diametro interno del tubo e la rugosità/qualità della superficie sono corretti?
- È stato selezionato l'orientamento adatto del sensore, in base al tipo, alle caratteristiche e alla temperatura del fluido?
- La freccia sul sensore indica la direzione del flusso nel tubo?
- Il misuratore è protetto dall'umidità e dalla radiazione solare diretta?
- Il misuratore è protetto dal rischio di surriscaldamento?

Proline Prowirl 72 Cablaggio

3 Cablaggio



- Utilizzare un cavo di collegamento con un campo di temperatura operativa continua da -40 °C (-40 °F) sino alla temperatura ambiente max. consentita più 10 °C (più 18 °F).
- Sezione del conduttore: max. 2,5 mm² (14 AWG)
- Utilizzare un cavo di collegamento schermato.
- Stendere saldamente il cavo di collegamento.
- Considerare con attenzione il concetto di messa a terra dell'impianto, le normative e le direttive di installazione nazionali
- Chiudere gli ingressi cavo e i coperchi in modo che siano a tenuta stagna.

Attenzione!

Rischio di danni ai componenti elettronici!

Connessione del cavo di collegamento → in base ai dati di connessione riportati sulla targhetta, nelle Istruzioni di funzionamento o nella documentazione Ex sul CD-ROM.

In aggiunta, per la versione separata:

Attenzione!

Rischio di danni ai componenti elettronici!

- Collegare solo sensori e trasmettitori con il medesimo numero di serie.
- La versione separata deve essere messa a terra: il sensore e il trasmettitore devono essere connessi al medesimo collegamento di equipotenzialità.
- Rispettare le specifiche del cavo di collegamento → Istruzioni di funzionamento sul CD-ROM.



Fissare saldamente il cavo di collegamento per evitare qualsiasi movimento.

In aggiunta, per i misuratori con bus di campo:

Attenzione!

Rischio di danni ai componenti elettronici!

- Rispettare le specifiche del cavo del bus di campo → Istruzioni di funzionamento sul CD-ROM.
- Le parti intrecciate e libere della schermatura del cavo devono essere mantenute il più corte possibili.
- lacktriangle Schermare e collegare alla messa a terra le linee del segnale ightarrow Istruzioni di funzionamento sul CD-ROM.
- Nei sistemi senza equalizzazione di potenziale addizionale, si possono osservare se la schermatura del cavo è collegata alla messa a terra in più punti - delle correnti di equalizzazione in frequenza di rete, che possono danneggiare il cavo o la schermatura. In questi casi, la schermatura del cavo, deve essere collegata alla messa a terra solo da un lato, ossia non deve essere collegata al morsetto di terra della custodia. La schermatura non collegata deve essere isolata!

Proline Prowirl 72 Cablaggio

In aggiunta, per misuratori certificati Ex:



/\ Avviso!

Per cablare i misuratori certificati Ex, rispettare le istruzioni di sicurezza, gli schemi elettrici, le informazioni tecniche, ecc. riportati nella relativa documentazione Ex

→ Documentazione Ex su CD-ROM.

3.1 Connessione dei diversi tipi di custodia

Cablare il dispositivo in base allo schema dell'assegnazione dei morsetti presente nel coperchio.

3.1.1 Versione compatta, Ex i / area sicura




Connessione del trasmettitore:

- Schema di connessione nel vano dell'elettronica
 - Cavo di collegamento
- 3 Per l'uscita opzionale con versione HART

A0008737

2.

Vano connessioni, custodia del trasmettitore Ex i / per area sicura



Δ0008738

- Coperchio del vano dell'elettronica
- 2 Modulo display

7

- 3 Guida di sostegno per il modulo display
- Coperchio del vano connessioni
- 5 Pressacavo per il cavo di collegamento 6
 - Pressacavo per l'uscita opzionale della versione HART
 - Connettore morsetto per il cavo di collegamento
- Connettore morsetto per l'uscita opzionale della versione HART

Cablaggio Proline Prowirl 72

3.1.2 Versione compatta, Ex d




Connessione del trasmettitore:

- Schema di connessione nel coperchio del vano connessioni
- 2 Cavo di alimentazione/cavo di segnale
- 3 Uscita in frequenza opzionale con versione HART

A0008739


Vano connessioni, custodia del trasmettitore Ex d



A0008742

- 1 Clamp di sicurezza per il coperchio del vano connessioni
- 2 Coperchio del vano connessioni
- 3 Pressacavo per il cavo di collegamento
- 4 Pressacavo per l'uscita opzionale della versione HART
- 5 Connettore morsetto per il cavo di collegamento
- 6 Connettore morsetto per l'uscita opzionale della versione HART

3.1.3 Versione separata (trasmettitore), Ex i ed Ex d



Connessione del trasmettitore:

- 1 Schema di connessione nel coperchio del vano connessioni
- 2 Cavo di collegamento
- 3 Uscita opzionale con versione HART

Connessione del cavo di collegamento:

- 4 Schema di connessione nel coperchio del vano connessioni
- 5 Cavo di collegamento sensore/trasmettitore

3.1.4 Versione separata (sensore)



Connessione del cavo di collegamento:

- 4 Schema di connessione nel coperchio del vano connessioni
- 5 Cavo di collegamento sensore/trasmettitore


A0008754

Proline Prowirl 72 Cablaggio

3.2 Note speciali per la connessione del trasmettitore

3.2.1 Scoprire il cavo di messa a terra per i bus da campo

Per la connessione del cavo di messa a terra in caso di bus da campo (PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus), rispettare la lunghezza scoperta massima consentita.



- A Cavo del bus da campo
- B Morsetto di terra Il cavo della schermatura non deve superare la lunghezza di 5 mm (0.20 pollici) tra il cavo del bus da campo scoperto e il morsetto di terra.
- C Connettore del morsetto
- D Morsetto di terra (esterno, importante solo per la versione separata)

A0003784

3.2.2 Modulazione della freguenza di impulsi (PFM), calcolatore di portata

Connessione per emissione di segnali PFM, sistema di calcolo della portata \rightarrow Istruzioni di funzionamento sul CD-ROM.

Cablaggio Proline Prowirl 72

3.3 Classe di protezione

I dispositivi sono conformi a tutti i requisiti per IP 67.

Al termine dell'installazione in campo o di un intervento di servizio, rispettare i punti successivi al fine di garantire il mantenimento della protezione IP 67:

- Installare il misuratore in modo che gli ingressi cavo non siano orientati verso l'alto.
- Non togliere la guarnizione dall'ingresso cavo.
- Eliminare tutti gli ingressi cavo non utilizzati e chiuderli con tappi ciechi adatti.



Serrare correttamente gli ingressi cavo.



I cavi devono fare un'ansa verso il basso ("trappola per l'acqua"), prima di essere inseriti negli ingressi cavo.

3.4 Verifica finale delle connessioni

- Il misuratore o i cavi sono danneggiati (controllo visivo)?
- La tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche riportate sulla targhetta?
- I cavi di alimentazione e di segnale sono collegati correttamente?
- I cavi utilizzati sono conformi alle specifiche?
- I cavi installati sono ancorati in maniera adeguata e stesi saldamente?
- I diversi tipi di cavo sono stesi completamente separati tra loro? Senza formare spire e attorcigliamenti?
- Le viti dei morsetti sono tutte serrate correttamente?
- Tutti gli ingressi cavo sono montati, serrati e a tenuta stagna?
- Il cavo forma un ansa e, quindi, una "trappola per l'acqua"?
- I coperchi della custodia sono tutti installati e serrati correttamente?

In aggiunta, per i misuratori con bus di campo:

- I componenti di raccordo (T-box, scatole di derivazione, connettori, ecc.) sono collegati correttamente tra loro?
- Ogni segmento del bus da campo è dotato di una terminazione bus alle due estremità?
- La lunghezza massima del cavo del bus da campo è conforme alle specifiche?
- La lunghezza massima degli spur rispetta le specifiche?
- Il cavo del bus da campo è schermato su tutta la lunghezza e messo a terra correttamente?

Proline Prowirl 72 Impostazioni hardware

4 Impostazioni hardware

Questo capitolo riguarda solo le impostazioni hardware richieste per la messa in servizio. Tutte le altre impostazioni (ad es. configurazione dell'uscita, protezione da scrittura, ecc.) sono descritte nelle relative Istruzioni di funzionamento, presenti sul CD-ROM.



Nota!

Le impostazioni hardware non sono richieste per i misuratori con comunicazione HART e FOUNDATION Fieldbus.

4.1 Indirizzo del dispositivo

Deve essere impostato per i misuratori con il seguente protocollo di comunicazione:

■ PROFIBUS PA

L'indirizzo del dispositivo può essere configurato mediante:

- microinterruttori \rightarrow v. descrizione più avanti
- \blacksquare funzioni del dispositivo/software operativo FieldCare \rightarrow v. Istruzioni di funzionamento sul CD-ROM

Impostazioni hardware Proline Prowirl 72


Indirizzamento mediante microinterruttori



Avviso!

Rischio di scossa elettrica! Rischio di danni ai componenti elettronici!

- Rispettare tutte le istruzioni di sicurezza e gli avvisi relativi al misuratore $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 14$.
- Scegliere un luogo di lavoro, un ambiente e utensili adatti per dispositivi sensibili all'elettricità statica.



Δ0008755


- 1 Modulo display on-site
- 2 Guide di sostegno del modulo display on-site
- 3 Coperchio in plastica
- 4 Coperchio della scheda di I/O (modulo COM)
- 5 Interruttori DIP:
- 1...7 = indirizzo del dispositivo (impostazione di fabbrica = 126)
- 7 8 e 9 = non assegnati
- 8 10 = tipo di indirizzamento
 - ON = indirizzamento hardware
 - $\ OFF = indirizzamento \ software \ (impostazione \ di \ fabbrica)$
- a. Scollegare l'alimentazione prima di aprire il misuratore.
- b. Svitare il coperchio del vano dell'elettronica dalla custodia del trasmettitore.
- c. Togliere il modulo display dalle guide di sostegno e rimontarlo con il lato sinistro sulla guida di destra (così il modulo rimarrà fissato).
- d. Chiudere il coperchio in plastica.
- e. Chiudere il coperchio della scheda di I/O (modulo COM).
- f. Configurare l'indirizzo del dispositivo mediante gli interruttori DIP 1...7.
- g. Attivare l'indirizzamento hardware mediante l'interruttore DIP 10 (=ON).
- h. Per il montaggio, seguire la procedura inversa.

5 Messa in servizio

5.1 Accensione del misuratore

Al termine dell'installazione (superata la verifica finale dell'installazione), del cablaggio (superata la verifica finale delle connessioni) e della configurazione hardware richiesta, si può attivare la tensione di alimentazione prevista per il misuratore (v. targhetta).

Il misuratore esegue quindi all'accensione, una serie di verifiche e di autocontrolli. Mentre è in corso questa procedura, il display on-site può visualizzare i seguenti messaggi:




Il dispositivo inizia a misurare non appena è terminata la procedura di avviamento. Il display visualizza diversi valori misurati e/o variabili di stato.



In caso di anomalia in fase di avviamento, questa sarà segnalata con un messaggio di errore. I messaggi di errore più frequenti durante la messa in servizio di un misuratore sono descritti nel capitolo Ricerca guasti $\rightarrow 26$.

5.2 **Funzionamento**

5.2.1 Elementi del display




Righe/campi del display Riga principale per i valori misurati principali Riga addizionale per variabili misurate/di stato supplementari Valori misurati istantanei Unità ingegneristiche/unità di tempo

5.2.2 Elementi operativi



Nota!

Gli elementi operativi qui descritti sono disponibili solo per i misuratori dotati di controllo locale. I misuratori senza controllo locale sono comandati mediante il bus da campo.




Tasti operativi (-) tasto meno per eseguire un inserimento, una selezione

(+) tasto più per eseguire un inserimento, una selezione Tasto Enter per richiamare la matrice operativa, per salvare

Se si interviene simultaneamente sui tasti +/- (Esc): uscita progressiva dalla matrice operativa > 3 sec. = annullamento dei dati inseriti e ritorno alla visualizzazione del valore misurato

5.2.3 Visualizzazione dei messaggi di errore




Tipo di errore: P = errore di processo, S = errore di sistemaTipo di messaggio di errore: $\frac{1}{7}$ = messaggio di guasto, ! = messaggio di avviso Codice dell'errore Durata dell'ultimo errore in corso: ore: minuti: secondi Designazione dell'errore Elenco dei messaggi di errore più comuni durante la messa in servizio, $v. \rightarrow 26$ Elenco di tutti i messaggi di errore: consultare le Istruzioni di funzionamento sul CD-ROM

Endress+Hauser 2.2.

Navigazione nella matrice operativa 5.3



La procedura qui descritta è valida solo per i misuratori dotati di controllo locale. I misuratori senza controllo locale sono comandati mediante il bus da campo.



A0007562

- 1. \rightarrow Accedere alla matrice operativa (partendo dalla visualizzazione del valore misurato)
- 2. \rightarrow Selezionare il gruppo (ad es. OPERAZIONE)
 - □ → Confermare la selezione
- 3. \supseteq Selezionare la funzione (ad es. LINGUA)
- 4. \rightarrow Inserire il codice **72** (solo la prima volta che si accede alla matrice operativa)
 - □ → Confermare l'inserimento
 - → Modificare la funzione/selezione (ad es. ENGLISH)
 - \rightarrow Confermare la selezione
- 5. \rightarrow Ritorno progressivo alla visualizzazione del valore misurato
- 6. $> 3 \text{ s} \rightarrow \text{Ritorno immediato alla visualizzazione del valore misurato}$

Accesso al menu Quick Setup Messa in servizio 5.4



La procedura qui descritta è valida solo per i misuratori con comunicazione HART. I misuratori con comunicazione PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus non hanno un menu Quick Setup Messa in servizio

Il menu Quick Setup consente di richiamare automaticamente tutte le funzioni richieste per la messa in servizio. Le funzioni possono essere modificate e adattate alle specifiche del processo.

- 1. \blacksquare \rightarrow Accedere alla matrice operativa (partendo dalla visualizzazione del valore misurato)
- 2. ⇒ Selezionare il gruppo QUICK SETUP
 - → Confermare la selezione.
- 3. Il display visualizza la funzione QUICK SETUP MESSA IN SERVIZIO.
- 4 Passaggio intermedio in caso di configurazione bloccata:
 - \rightarrow Inserire il codice **72** (confermare con 10) per abilitare la configurazione
- → Accedere al menu Quick Setup Messa in servizio 5.
- 6. \rightarrow Selezionare SÌ
 - → Confermare la selezione
- 7. ■ → Avvio del menu Quick Setup Messa in servizio
- 8. Configurare le singole funzioni/impostazioni:
 - con il tasto ♣, selezionare un'opzione o inserire un numero
 - con il tasto [□], confermare l'inserimento e accedere alla funzione successiva
 - con il tasto ♣ , ritornare alla funzione Quick Setup Messa in sevizio (le impostazioni già eseguite sono salvate)


Tutte le funzioni disponibili nel misuratore, le relative opzioni configurative e, anche, i menu Quick Setup addizionali, se disponibili, sono descritti dettagliatamente nel manuale "Descrizione delle funzioni dello strumento". Le Istruzioni di funzionamento correlate sono reperibili sul CD-ROM.

Al termine del menu Quick Setup, il misuratore è pronto a entrare in funzione.

5.4.1 Diagramma di flusso del menu Quick Setup "Messa in servizio"

Il display ritorna alla cella QUICK SETUP MESSA IN SERVIZIO se durante un'interrogazione si interviene sulla combinazione dei tasti ESC 10.


Opzioni per lingua, applicazione e variabile di misura



Selezione dell'uscita

Al termine del primo ciclo si potrà selezionare solo l'uscita (uscita in corrente o uscita impulsi/di stato), che non è ancora stata configurata con l'attuale menu Quick Setup.


L'opzione "SÌ" è visualizzata solo se è disponibile ancora un'uscita libera. NO è l'unica opzione visualizzata se non vi sono più uscite disponibili.




Messa in servizio Proline Prowirl 72

Opzioni della modalità operativa (uscita impulsi/di stato)

L'opzione "SÌ" è visualizzata solo se è disponibile ancora un'uscita libera. NO è l'unica opzione visualizzata se non vi sono più uscite disponibili.



Configurazione automatica del display



5.5 Impostazioni software

5.5.1 Indirizzo del dispositivo

Deve essere impostato per i misuratori con il seguente protocollo di comunicazione:

■ PROFIBUS PA: campo dell'indirizzo del dispositivo 0...126, impostazione di fabbrica 126

L'indirizzo del dispositivo può essere configurato mediante:

- microinterruttori \rightarrow v. **Impostazioni hardware** \rightarrow 🗎 19
- Funzioni del dispositivo/software operativo FieldCare → v. Istruzioni di funzionamento sul CD-ROM

5.6 Ricerca guasti

Una descrizione completa di tutti i messaggi di errore è riportata nelle Istruzioni di funzionamento sul CD-ROM.



Nota!

I segnali di uscita (ad es. impulsi, frequenza) del misuratore devono corrispondere a quelli del dispositivo di livello superiore (ad es. PLC).

www.endress.com/worldwide



People for Process Automation