


# Instrucțiuni de utilizare

## CCS50D

Senzor digital cu tehnologie Memosens pentru  
stabilirea dioxidului de clor





# Cuprins

<b>1</b>	<b>Despre acest document</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>Accesorii</b>	<b>41</b>
1.1	Avertismente	4	11.1	Kit de întreținere CCV05	41
1.2	Simboluri utilizate	4	11.2	Accesorii specifice dispozitivului	41
<b>2</b>	<b>Instrucțiuni de siguranță de bază</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>Date tehnice</b>	<b>43</b>
2.1	Cerințe pentru personal	6	12.1	Intrare	43
2.2	Utilizare prevăzută	6	12.2	Caracteristici de performanță	43
2.3	Siguranță ocupațională	6	12.3	Mediu	44
2.4	Siguranța în utilizare	7	12.4	Proces	45
2.5	Siguranța produsului	7	12.5	Construcție mecanică	46
<b>3</b>	<b>Descrierea produsului</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>Instalare și funcționare în mediu periculos în conformitate cu Clasa I Div. 2</b>	<b>47</b>
3.1	Variantă constructivă a produsului	8			
<b>4</b>	<b>Recepția la livrare și identificarea produsului</b>	<b>12</b>	<b>Index</b>	<b>49</b>	
4.1	Recepția la livrare	12			
4.2	Identificarea produsului	12			
<b>5</b>	<b>Instalare</b>	<b>15</b>			
5.1	Condiții de instalare	15			
5.2	Montarea senzorului	17			
5.3	Verificare post-instalare	25			
<b>6</b>	<b>Conexiune electrică</b>	<b>26</b>			
6.1	Conectarea senzorului	26			
6.2	Asigurarea gradului de protecție	26			
6.3	Verificare post-conectare	27			
<b>7</b>	<b>Punerea în funcțiune</b>	<b>28</b>			
7.1	Verificarea funcțiilor	28			
7.2	Polarizarea senzorului	28			
7.3	Calibrarea senzorului	28			
<b>8</b>	<b>Diagnosticarea și depanarea</b>	<b>30</b>			
<b>9</b>	<b>Întreținere</b>	<b>32</b>			
9.1	Program de întreținere	32			
9.2	Activități de întreținere	33			
<b>10</b>	<b>Reparare</b>	<b>40</b>			
10.1	Piese de schimb	40			
10.2	Returnare	40			
10.3	Scoatere din uz	40			

# 1 Despre acest document

## 1.1 Avertismente

Structura informațiilor	Semnificație
<p> <b>PERICOL</b></p> <p><b>Cauze (/consecințe)</b>            Dacă este necesar, consecințe ale nerespectării (dacă se aplică)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acțiune corectivă</li> </ul>	<p>Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea situației periculoase <b>va avea ca rezultat</b> o vătămare corporală fatală sau gravă.</p>
<p> <b>AVERTISMENT</b></p> <p><b>Cauze (/consecințe)</b>            Dacă este necesar, consecințe ale nerespectării (dacă se aplică)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acțiune corectivă</li> </ul>	<p>Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea situației periculoase <b>poate</b> avea ca rezultat o vătămare corporală fatală sau gravă.</p>
<p> <b>PRECAUȚIE</b></p> <p><b>Cauze (/consecințe)</b>            Dacă este necesar, consecințe ale nerespectării (dacă se aplică)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acțiune corectivă</li> </ul>	<p>Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat o vătămare corporală minoră sau mai gravă.</p>
<p> <b>NOTĂ</b></p> <p><b>Cauză/situație</b>            Dacă este necesar, consecințe ale nerespectării (dacă se aplică)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acțiune/notă</li> </ul>	<p>Acest simbol vă avertizează asupra situațiilor care pot avea ca rezultat daune materiale.</p>

## 1.2 Simboluri utilizate

Simbol	Semnificație
	Informații suplimentare, sfaturi
	Permise sau recomandate
	Nepermise sau nerecomandate
	Referire la documentația dispozitivului
	Referire la pagină
	Referire la grafic
	Rezultatul unui pas

### 1.2.1 Simbolurile de pe dispozitiv

Simbol	Semnificație
	Referire la documentația dispozitivului
	Adâncimea minimă de imersare

## 2 Instrucțiuni de siguranță de bază

### 2.1 Cerințe pentru personal

Instalarea, punerea în funcțiune, utilizarea și întreținerea sistemului de măsurare pot fi efectuate numai de către personal tehnic special instruit.

- ▶ Personalul tehnic trebuie să fie autorizat de către operatorul instalației să efectueze activitățile specificate.
- ▶ Conexiunea electrică trebuie realizată numai de către un electrician.
- ▶ Personalul tehnic trebuie să citească, să înțeleagă, precum și să urmeze aceste instrucțiuni de utilizare.
- ▶ Greșelile de la punctele de măsurare pot fi reparate numai de personal autorizat și special instruit.



Reparațiile care nu sunt descrise în instrucțiunile de utilizare incluse trebuie efectuate direct numai la sediul producătorului sau de către departamentul de service.

### 2.2 Utilizare prevăzută

Apa potabilă și apele industriale trebuie dezinfectate prin adăugarea unor dezinfectanți adecvați, cum ar fi clorul gazos sau compuși anorganici ai clorului. Cantitatea de dozare trebuie adaptată la condiții de funcționare care fluctuează în permanență. Concentrațiile prea mici din apă pot compromite eficiența dezinfecției. La polul opus, concentrațiile prea mari pot cauza coroziune și pot avea un efect negativ asupra gustului, generând, totodată, costuri inutile.

Senzorul a fost dezvoltat special pentru această aplicație, fiind proiectat pentru măsurarea continuă a dioxidului de clor din apă. În asociere cu un echipament de măsurare și de control, acesta permite controlul optim al dezinfecției.

Utilizarea dispozitivului în orice alt scop decât cel descris reprezintă un pericol pentru siguranța personalului și a întregului sistem de măsurare, nefiind deci permis.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de o utilizare inadecvată sau neconformă cu cea indicată.

#### 2.2.1 Mediu periculos în conformitate cu cCSAus NI Cl. I, Div. 2 <sup>1)</sup>

- ▶ Fiți atenți la desenul de control și la condițiile aplicației specificate în anexa la aceste instrucțiuni de utilizare și urmați instrucțiunile.

### 2.3 Siguranță ocupațională

Ca utilizator, sunteți responsabil de respectarea următoarelor condiții de siguranță:

- Instrucțiuni de instalare
- Standarde și reglementări locale

---

1) Numai dacă este conectat la CM44x(R)-CD\*

### Compatibilitate electromagnetică

- Produsul a fost testat pentru compatibilitate electromagnetică în conformitate cu standardele internaționale aplicabile aplicațiilor industriale.
- Compatibilitatea electromagnetică indicată se aplică numai unui produs care a fost conectat în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare.

## 2.4 Siguranța în utilizare

### Înainte de darea în exploatare a întregului punct de măsurare:

1. Verificați dacă toate conexiunile sunt corecte.
2. Verificați integritatea cablurilor electrice și a racordurilor de furtun.
3. Nu utilizați produse deteriorate și protejați-le împotriva punerii accidentale în funcțiune.
4. Etichetați produsele deteriorate ca defecte.

### În timpul funcționării:

- ▶ Dacă defectele nu pot fi remediate:  
produsele trebuie scoase din funcțiune și trebuie protejate împotriva punerii accidentale în funcțiune.

#### 2.4.1 Instrucțiuni speciale

- ▶ Nu utilizați senzorii în condiții de proces în care se preconizează că, din cauza condițiilor osmotice, componentele electrolitului vor trece prin membrană pătrunzând în proces.

Utilizarea senzorului în scopul prevăzut în lichide cu o conductivitate de cel puțin 10 nS/cm poate fi clasificată ca sigură în ceea ce privește aplicația.

## 2.5 Siguranța produsului


Produsul este proiectat să respecte cerințe de siguranță ultramoderne, a fost testat și a părăsit fabrica într-o stare în care poate funcționa în condiții de siguranță. Reglementările relevante și standardele internaționale au fost respectate.

## 3 Descrierea produsului

### 3.1 Variantă constructivă a produsului

Senzorul cuprinde următoarele unități funcționale:

- Capac membrană (camera de măsurare cu membrană)
  - Separă sistemul amperometric interior de mediu
  - Cu membrană solidă din PVDF și supapă de reducere a presiunii
  - Cu carioaj de suport între electrodul de lucru și membrană pentru o peliculă de electrolit definită și consistentă și, astfel, o valoare de citire relativ constantă chiar și la presiuni și debite variabile
- Arbore senzor cu
  - Contraelectrod mare
  - Electrode de lucru încastrat în plastic
  - Sensor de temperatură încastrat



- 1 Cap de conectare Memosens
- 2 Arbore senzor
- 3 Inel O
- 4 Contraelectrod mare, argint/clorură de argint
- 5 Electrode de lucru din aur
- 6 Caneluri pentru adaptorul de instalare
- 7 Capac membrană
- 8 Supapă de reducere a presiunii (elastică)
- 9 Membrană senzor

1 Structură senzor

#### 3.1.1 Principiu de măsurare

Nivelurile de dioxid de clor se stabilesc conform principiului de măsurare amperometrică.

Dioxidul de clor ( $\text{ClO}_2$ ) din mediu se difuzează prin membrana senzorului și este redus în ioni de clorură ( $\text{Cl}^-$ ) la electrodul de lucru din aur. La contraelectrodul de argint, argintul se

oxidează formând clorură de argint. Întrucât la electrodul de lucru din aur se donează electroni, iar la contraelectrodul de argint se acceptă electroni, se produce un flux de curent care este proporțional cu concentrația de dioxid de clor din mediu. Acest proces nu depinde de valoarea pH-ului într-un domeniu larg.

Transmițătorul utilizează semnalul de curent pentru a calcula variabila măsurată pentru concentrație în mg/l (ppm).

### 3.1.2 Efectele asupra semnalului măsurat

#### Valoare pH


##### *Dependență pH*

Valoare pH	Rezultat
< 3,5	Se produce clor dacă clorura (Cl <sup>-</sup> ) este prezentă în mediu în același timp. Sensibilitatea transversală puternică la dioxidul de clor cauzează o creștere a valorii măsurate.
De la 3,5 la 9	Valoarea pH-ului nu afectează măsurarea concentrației dioxidului de clor din mediu.
> 9	Dioxidul de clor este instabil și se descompune.

#### Debit

Viteza minimă a debitului la celula de măsurare acoperită cu membrană este 15 cm/s (0,5 ft/s).

- Atunci când utilizați ansamblul de debit Flowfit CCA151, viteza minimă de curgere corespunde unui debit volumic de 5 l/h (1,3 gal/h).
- Atunci când se utilizează ansamblul de debit CCA250, viteza minimă de curgere corespunde unui debit volumic de 30 l/h (7,9 gal/h) (marginea superioară a flotorului la înălțimea marcajului roșu).



A0042804

## 2 Corelația dintre panta electrodului și viteza debitului la membrană/debitul volumic în ansamblu

La viteze de curgere mai mari, semnalul măsurat este practic independent de debit. Cu toate acestea, dacă viteza de curgere scade sub valoarea specificată, semnalul măsurat depinde de debit.

Instalarea unui comutator de proximitate INS în ansamblu permite detectarea fiabilă a acestei stări de funcționare nevalide, declanșând astfel o alarmă sau determinând oprirea procesului de dozare, dacă este necesar.

Sub viteza de curgere minimă, curentul senzorului este mai sensibil la fluctuațiile debitului. Pentru un mediu abraziv, se recomandă să nu depășiți debitul minim. Dacă sunt prezente solide în suspensie, care pot forma depuneri, se recomandă viteza de curgere maximă.

## Temperatură

Modificările în temperatura mediului afectează valoarea măsurată:

- O creștere a temperaturii antrenează o creștere a valorii măsurate (aprox. 4% per K)
- O scădere a temperaturii antrenează o scădere a valorii măsurate.

Utilizarea senzorului în combinație cu Liquiline permite compensarea automată a temperaturii (ATC). Nu este necesară recalibrarea în cazul modificărilor de temperatură.

1. În cazul în care compensarea automată a temperaturii este dezactivată la transmițător, temperatura trebuie menținută la un nivel constant după calibrare.
2. În caz contrar, recalibrați senzorul.

În cazul modificărilor normale și ușoare de temperatură (0,3 K/minut), senzorul de temperatură intern este suficient. În cazul unor fluctuații foarte rapide de temperatură cu amplitudine mare (2 K/minut), este necesar un senzor de temperatură extern pentru a asigura precizie maximă.



Pentru informații detaliate despre utilizarea senzorilor de temperatură externi, consultați instrucțiunile de operare pentru transmițător.

### **Sensibilitate transversală <sup>2)</sup>**

Există sensibilitate transversală pentru: clor liber, ozon, brom liber.

Nu există sensibilitate transversală pentru:  $H_2O_2$ , acid peracetic.

---

2) Substanțele enumerate au fost testate cu diferite concentrații. Nu a fost investigat un efect cumulativ.

## 4 Recepția la livrare și identificarea produsului

### 4.1 Recepția la livrare

1. Verificați dacă ambalajul nu este deteriorat.
  - ↳ Anunțați furnizorul cu privire la orice deteriorare a ambalajului. Păstrați ambalajul deteriorat larezolvarea litigiului.
2. Verificați dacă conținutul nu este deteriorat.
  - ↳ Anunțați furnizorul cu privire la orice deteriorare a conținutului livrat. Păstrați marfa deteriorată larezolvarea litigiului.
3. Verificați dacă pachetul livrat este complet și că nu lipsește nimic.
  - ↳ Comparați documentele de livrare cu comanda dumneavoastră.
4. Împachetați produsul de așa manieră încât să fie protejat în mod împotriva șocurilor și a umezelii, pentru depozitare și transport.
  - ↳ Ambalajul original oferă cea mai bună protecție. Asigurați-vă că respectați condițiile ambiante admise.

Dacă aveți întrebări, contactați furnizorul sau centrul local de vânzări.

### 4.2 Identificarea produsului

#### 4.2.1 Plăcuță de identificare

Plăcuța de identificare furnizează următoarele informații privind dispozitivul dumneavoastră:

- Identificarea producătorului
- Cod de comandă extins
- Număr de serie
- Informații de siguranță și avertismente

▶ Comparați informațiile de pe plăcuța de identificare cu comanda.

#### 4.2.2 Pagina produsului

[www.endress.com/ccs50d](http://www.endress.com/ccs50d)

#### 4.2.3 Interpretarea codului de comandă

Codul de comandă și numărul de serie al produsului dvs. se pot găsi în următoarele locații:

- Pe plăcuța de identificare
- În documentația de livrare

#### Obținerea informațiilor despre produs

1. Accesați [www.endress.com](http://www.endress.com).
2. Apelați căutarea pe site (lupă).
3. Introduceți un număr de serie valid.
4. Căutați.
  - ↳ Structura produsului se afișează într-o fereastră pop-up.

5. Faceți clic pe imaginea produsului din fereastra pop-up.

- ↳ O nouă fereastră (**Device Viewer**) se deschide. Toate informațiile referitoare la dispozitivul dvs. se afișează în această fereastră, precum și documentația produsului.

#### 4.2.4 Adresa producătorului

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG  
Dieselstraße 24  
D-70839 Gerlingen

#### 4.2.5 Conținutul pachetului livrat

Livrarea cuprinde:

- Senzor de dezinfecție (acoperit cu membrană, Ø25 mm) cu capac de protecție (gata de utilizare)
- Sticlă cu electrolit (50 ml (1,69 fl.oz))
- Capac membrană de schimb în capacul de protecție
- Instrucțiuni de utilizare
- Certificat de inspecție al producătorului

#### 4.2.6 Certificate și omologări

##### Marcaj CE

*Declarație de conformitate*

Produsul îndeplinește cerințele standardelor europene armonizate. Astfel, acesta se conformează cerințelor legale ale directivelor UE. Producătorul confirmă testarea cu succes a produsului prin atașarea marcajului CE.

##### Omologări pentru sectorul maritim

O selecție de dispozitive și senzori au omologare de tip pentru aplicații maritime, eliberate de următoarele societăți de clasificare: ABS (American Bureau of Shipping), BV (Bureau Veritas), DNV-GL (Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd) and LR (Lloyd's Register). Detalii privind codurile de comandă ale dispozitivelor și senzorilor omologați și condițiile de instalare și cele ambiante sunt disponibile în certificatele corespunzătoare pentru aplicații maritime de pe paginile de internet ale produselor.

##### EAC

Produsul a fost certificat în conformitate cu instrucțiunile TP TC 004/2011 și TP TC 020/2011 care se aplică în Spațiul Economic European (SEE). Marcajul de conformitate EAC este aplicat produsului.

**Omologări Ex<sup>3)</sup>****cCSAus NI Cl. I, Div. 2**

Acest produs îndeplinește cerințele definite în:

- UL 61010-1
- ANSI/ISA 12.12.01
- FM 3600
- FM 3611
- CSA C22.2 NO. 61010-1-12
- CSA C22.2 NO. 213-16
- Desen de control: 401204

---

3) Numai dacă este conectat la CM44x(R)-CD\*


## 5 Instalare

### 5.1 Condiții de instalare

#### 5.1.1 Orientare

A nu se instala invers!

- ▶ Instalați senzorul într-un ansamblu, într-un suport sau într-o conexiune de proces potrivită la un unghi de cel puțin  $15^\circ$  față de orizontal.
- ▶ Alte unghiuri de înclinare nu sunt permise.
- ▶ Respectați instrucțiunile pentru instalarea senzorului din Instrucțiunile de utilizare ale ansamblului utilizat.



A Orientare permisă


B Orientare incorectă

A0034236

#### 5.1.2 Adâncime de imersare

50 mm (1,97 in)

### 5.1.3 Dimensiuni



A0034238


3 Dimensiuni în mm (in)

## 5.2 Montarea senzorului

### 5.2.1 Sistem de măsurare

Un sistem complet de măsurare cuprinde:

- Senzor de dezinfecție CCS50D (acoperit cu membrană, Ø25 mm) cu adaptor de instalare corespunzător
- Ansamblu de debit Flowfit CCA151
- Cablu de măsurare CYK10, CYK20
- Transmițător, de ex. Liquiline CM44x cu versiunea firmware 01.07.03 sau superioară sau CM44xR cu versiunea firmware 01.07.03 sau superioară
- Opțional: cablu prelungitor CYK11
- Opțional: comutator de proximitate
- Opțional: ansamblu de debit Flowfit CCA250 (aici poate fi instalat suplimentar un senzor de pH/ORP)
- Opțional: ansamblu de imersare Flexdip CYA112



A0034241

#### 4 Exemplet de sistem de măsurare

- 1 Transmițător Liquline CM44x
- 2 Cablu de alimentare pentru transmițător
- 3 Senzor de dezinfecție CCS50D (acoperit cu membrană,  $\varnothing 25$  mm)
- 4 Orificiu de evacuare de la ansamblul de debit Flowfit CCA151
- 5 Orificiu de admisie la ansamblul de debit Flowfit CCA151
- 6 Ansamblu de debit Flowfit CCA151
- 7 Piuliță olandeză pentru instalarea unui senzor de dezinfecție în ansamblul de debit Flowfit CCA151
- 8 Cablu de măsurare CYK10

## 5.2.2 Pregătirea senzorului


### Scoaterea capacului de protecție de pe senzor

#### NOTĂ

#### Presiunea negativă provoacă deteriorarea capacului membranei senzorului

► În cazul în care capacul de protecție este atașat, scoateți-l cu atenție de pe senzor.


1. Atunci când este livrat clientului și când este depozitat, senzorul este acoperit cu un capac de protecție: scoateți mai întâi prin rotire doar partea de sus a capacului de protecție.



A0034263

5 Eliberarea părții de sus a capacului de protecție prin rotire

2. Scoateți cu atenție capacul de protecție de la senzor.



A0034350

6 Scoateți cu atenție capacul de protecție

### 5.2.3 Instalarea senzorului în ansamblul CCA151


Senzorul de dezinfecție (acoperit cu membrană, Ø25 mm) este proiectat pentru instalare în ansamblul de debit Flowfit CCA151.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele în timpul instalării:

- ▶ Debitul volumic trebuie să fie de cel puțin 5 l/h (1,3 gal/h).
- ▶ Dacă mediul este reintrodus într-un bazin sau o țeavă de preaplin sau în ceva asemănător, contrapresiunea rezultată de la senzor nu trebuie să depășească 1 bar (14,5 psi) (2 bari abs. (29 psi abs.)) și trebuie să rămână constantă.
- ▶ Evitați presiunea negativă la senzor, de ex., din cauza mediului care este returnat pe partea de aspirație a unei pompe.
- ▶ Pentru a evita depunerile, apa puternic contaminată trebuie, de asemenea, să fie filtrată.

#### Pregătirea ansamblului

1. Ansamblul este livrat clientului cu o piuliță olandeză înfiletată pe ansamblu: desfiletați piulița olandeză de pe ansamblu.



A0034262

 7 *Ansamblu de debit Flowfit CCA151*


1 *Piuliță olandeză*

2. Ansamblul este livrat clientului cu o fișă provizorie introdusă în ansamblu: scoateți fișă provizorie din ansamblu.

## Echiparea senzorului cu adaptor

Adaptorul necesar (inel de strângere, guler de oprire și inel O) poate fi comandat ca un accesoriu de senzor montat sau ca un accesoriu separat → 42.

1. Mai întâi glisați inelul de strângere, apoi gulerul de oprire și apoi inelul O de la capacul membranei spre capul senzorului și în canelura inferioară.




A0034247

- 8 Glisați inelul de strângere (1), gulerul de oprire (2) și inelul O (3) în sus de la capacul membranei până la arborele senzorului și în canelura inferioară.

## Instalarea senzorului în ansamblu

2. Glisați senzorul cu adaptor pentru Flowfit CCA151 în deschizătura din ansamblu.

### 3. Înfiletați piulița olandeză pe ansamblul de bloc.



A0034261

#### 9 Ansamblu de debit Flowfit CCA151

- 1 Senzor de dezinfectie
- 2 Ansamblu de debit Flowfit CCA151
- 3 Piuliță olandeză pentru fixarea unui senzor de dezinfectie

### 5.2.4 Instalarea senzorului în ansamblul CCA250

Senzorul poate fi instalat în ansamblul de debit Flowfit CCA250. Pe lângă faptul că permite instalarea unui senzor de clor sau dioxid de clor, acesta permite și funcționarea simultană a unui senzor de pH și ORP de exemplu. O supapă cu ac controlează debitul volumic în intervalul 30 la 120 l/h (7,9 la 31,7 gal/h).


Vă rugăm să țineți cont de următoarele în timpul instalării:

- ▶ Debitul volumic trebuie să fie de cel puțin 30 l/h (7,9 gal/h). Dacă debitul scade sub această valoare sau se oprește complet, acest lucru poate fi detectat de un comutator de proximitate inductiv și utilizat pentru a declanșa o alarmă cu blocarea pompelor de dozare.
- ▶ Dacă mediul este reintrodus într-un bazin sau o țeavă de preaplin sau în ceva asemănător, contrapresiunea rezultată de la senzor nu trebuie să depășească 1 bar (14,5 psi) (2 bari abs. (29 psi abs.)) și trebuie să rămână constantă.
- ▶ Evitați presiunea negativă la senzor, de ex., din cauza mediului care este returnat pe partea de aspirație a unei pompe.

## Echiparea sensorului cu adaptor

Adaptorul necesar poate fi comandat ca un accesoriu de senzor montat sau ca un accesoriu separat. →  42


1. Glisați adaptorul pentru Flowfit CCA250 de la capul sensorului până la opritorul de pe senzor.



A0034245

 10 Glisați adaptorul pentru Flowfit CCA250.

2. Montați adaptorul cu cele 2 prezoane furnizate și un șurub cu locaș hexagonal (2 mm).



A0041320

3. Înfiletați senzorul în ansamblu.

 Pentru informații detaliate despre „Instalarea senzorului în ansamblul Flowfit CCA250”, consultați instrucțiunile de operare pentru ansamblu

### 5.2.5 Instalarea senzorului în alte ansambluri de debit

Atunci când utilizați alte ansambluri de debit, asigurați-vă de următoarele:

- ▶ Trebuie asigurată întotdeauna o viteză a debitului de cel puțin 15 cm/s (0,49 ft/s) la membrană.
- ▶ Direcția de curgere este în sus. Bulele de aer transportate trebuie eliminate astfel încât să nu se adune în fața membranei.
- ▶ Debitul trebuie dirijat spre membrană.

 Acordați atenție instrucțiunilor de instalare suplimentare din instrucțiunile de utilizare pentru ansamblu.


### 5.2.6 Instalarea senzorului în ansamblul de imersare CYA112

Ca alternativă, senzorul poate fi instalat într-un ansamblu de imersare cu conexiune filetată G1.

#### Echiparea senzorului cu adaptor

Adaptorul necesar poate fi comandat ca un accesoriu de senzor montat sau ca un accesoriu separat. →  42


1. Glisați adaptorul pentru Flexdip CYA112 de la capul senzorului până la opritorul de pe senzor.



A0034246

 11 Montați pe un arbore adaptorul pentru Flexdip CYA112.

2. Fixați adaptorul cu cele 2 șuruburi ax cu ochi furnizate și șuruburile cu locaș hexagonal (2 mm).



A0041320

3. Înfiletați senzorul în ansamblu. Se recomandă utilizarea unui organ de fixare cu eliberare rapidă.



Pentru informații detaliate despre „Instalarea senzorului în ansamblul Flexdip CYA112”, consultați Instrucțiunile de utilizare pentru ansamblu

### 5.3 Verificare post-instalare

1. Este adaptorul fixat în poziție, fără posibilitate de deplasare?
2. Este senzorul instalat într-un ansamblu, nu suspendat pur și simplu de cablu?
  - ↳ Instalați senzorul într-un ansamblu sau direct prin intermediul conexiunii de proces.
3. Este etanș capacul membranei?
  - ↳ Înfiletați bine sau înlocuiți.
4. Este membrana intactă și așezată drept: Este membrana ușor bombată (nu dreaptă)?
5. Există electrolit în capacul membranei?
  - ↳ Dacă este necesar, reumpleți capacul membranei cu electrolit.

## 6 Conexiune electrică

### ⚠️ PRECAUȚIE


#### Dispozitivul este sub tensiune

O conexiune incorectă prezintă pericol de vătămare corporală!

- ▶ Conexiunea electrică trebuie realizată numai de către un electrician.
- ▶ Electricianul trebuie să citească, să înțeleagă, precum și să urmeze aceste instrucțiuni de utilizare.
- ▶ **Înainte** de începerea lucrării de conectare, asigurați-vă că nu există tensiune pe niciun cablu.

### 6.1 Conectarea senzorului


Conexiunea electrică la transmițător este realizată folosind cablul de măsurare CYK10 sau CYK20.



A0024019

#### 12 Cablu de măsurare CYK10 /CYK20

- ▶ Pentru a extinde cablul, utilizați cablul de măsurare CYK11. Lungimea maximă a cablului este de 100 m (328 ft).



A0018861

#### 13 Conexiune electrică, fișă M12

### 6.2 Asigurarea gradului de protecție

La dispozitivul furnizat pot fi efectuate numai conexiunile mecanice și electrice care sunt descrise în aceste instrucțiuni și care sunt necesare pentru utilizarea indicată.

- ▶ Fiți atenți când efectuați lucrarea.

În caz contrar, tipurile individuale de protecție (protecție împotriva pătrunderii (IP), siguranță electrică, imunitate la interferențe CEM) de care beneficiază acest produs nu mai pot fi garantate deoarece, de exemplu, capacele au fost lăsate deschise sau cablul (la capete) este desprins sau fixat insuficient.

## 6.3 Verificare post-conectare

Stare și specificații dispozitiv	Note
Sunt senzorul, ansamblul sau cablurile nedeteriorate pe exterior?	Inspecție vizuală
Conexiune electrică	Note
Cablurile montate nu sunt tensionate sau răsucite?	
Există o lungime suficientă de conductori de cablu dezizolați și sunt conductorii poziționați corect în bornă?	Verificați montajul (trăgând ușor)
Sunt strânse bine toate bornele cu șurub?	Strângeți
Toate intrările de cablu sunt instalate, strânse și etanșate?	Pentru intrările de cablu laterale, asigurați-vă că cablurile sunt legate în buclă în jos pentru a permite scurgerea apei
Sunt toate intrările cablurilor instalate în jos sau montate în lateral?	

## 7 Punerea în funcțiune

### 7.1 Verificarea funcțiilor

Înainte de punerea în funcțiune inițială, asigurați-vă că:

- Senzorul este instalat corect.
- Conexiunea electrică este corectă.
- Există suficient electrolit în capacul membranei, iar transmițătorul nu afișează un avertisment cu privire la epuizarea electrolitului.



Acordați atenție informațiilor din fișa tehnică de securitate pentru a garanta utilizarea electrolitului în condiții de siguranță.



Păstrați întotdeauna umed senzorul după punerea în funcțiune.

#### **⚠️ AVERTISMENT**

#### **Ieșirea din mediul de proces**

Risc de vătămare din cauza presiunii înalte, a temperaturilor ridicate sau a substanțelor chimice

- ▶ Înainte de a aplica presiune într-un ansamblu cu sistem de curățare, asigurați-vă că sistemul a fost conectat corect.
- ▶ Nu instalați ansamblul în proces dacă nu puteți efectua racordul corect în mod fiabil.

### 7.2 Polarizarea senzorului

Tensiunea aplicată de transmițător între electrodul de lucru și contraelectrod polarizează suprafața electrodului de lucru. Prin urmare, după pornirea transmițătorului cu senzorul conectat, trebuie să așteptați până la terminarea perioadei de polarizare înainte de a începe calibrarea.

Pentru a obține o valoare afișată stabilă, senzorul necesită următoarele perioade de polarizare:

Punerea în funcțiune inițială	60 min
Repunerea în funcțiune	30 min

### 7.3 Calibrarea senzorului

#### **Măsurătoare de referință conform metodei DPD**

Pentru a calibra sistemul de măsurare, efectuați o măsurare comparativă colorimetrică în conformitate cu metoda DPD pentru dioxidul de clor. Dioxidul de clor reacționează cu dietil-p-fenilendiamina formând un colorant roșu, intensitatea culorii roșu fiind proporțională cu conținutul de dioxid de clor.

Măsurați intensitatea culorii roșu cu un fotometru, de ex, PF-3 (→  42). Fotometrul indică conținutul de dioxid de clor.

Dacă fotometrul utilizat indică prezența clorului, urmați instrucțiunile producătorului pentru a converti conținutul de clor în conținut de dioxid de clor.

## Cerințe

Valoarea de citire a senzorului este stabilă (fără abateri sau valori instabile pentru cel puțin 5 minute); de asemenea, mediul este stabil. De regulă, acest lucru este garantat odată ce sunt îndeplinite următoarele condiții prealabile:

- Perioada de polarizare s-a terminat.
- Debitul este constant și în intervalul corect.
- Senzorul și mediul sunt la aceeași temperatură.
- Valoarea pH este în intervalul permis.
- Opțional:

Pentru reglarea punctului de zero: electrolitul a fost înlocuit (→  34)

## Reglarea punctului de zero

Nu este necesară reglarea punctului de zero datorită stabilității punctului de zero a senzorului acoperit cu membrană.

Totuși, dacă doriți, puteți efectua o reglare a punctului de zero.

1. Pentru a efectua reglarea punctului de zero, acționați senzorul cel puțin 15 minute în apă fără clor, folosind capacul ansamblului sau de protecție ca un recipient.
2. Ca alternativă, efectuați reglarea punctului de zero folosind gelul punctului de zero COY8 →  41.

## Calibrare pantă



Efectuați întotdeauna o calibrare a pantei în următoarele cazuri:

- După înlocuirea capacului membranei
- După înlocuirea electrolitului
- După ce capacul membranei a fost înfiletat la loc

1. Asigurați-vă că temperatura mediului este constantă.
2. Luați un eșantion reprezentativ pentru măsurarea DPD. Acest lucru trebuie făcut în imediata apropiere a senzorului. Utilizați robinetul de eșantionare, dacă este disponibil.
3. Stabiliți conținutul de dioxid de clor folosind metoda DPD.
4. Introduceți valoarea măsurată în transmițător (consultați Instrucțiunile de utilizare pentru transmițător).
5. Pentru a garanta un grad mai mare de precizie, verificați calibrarea după câteva ore sau după 24 de ore folosind metoda DPD.

## 8 Diagnosticarea și depanarea

La depanare, trebuie luat în calcul întregul punct de măsurare. Acesta cuprinde:

- Transmițător
- Conexiunile și liniile electrice
- Ansamblu
- Senzor

Posibilele cauze de eroare din următorul tabel se referă în principal la senzor. Înainte de a începe depanarea, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții de funcționare:

- Măsurătoare în modul „compensat de temperatură” (poate fi configurat la transmițătorul CM44x) sau temperatură constantă după calibrare
- Viteză de curgere de cel puțin 15 cm/s (0,5 ft/s) (atunci când utilizați ansamblul de debit Flowfit CCA151)
- Nu se utilizează agenți organici de clorurare



Dacă valoarea măsurată de senzor diferă semnificativ față de cea a metodei DPD, analizați mai întâi toate posibilele funcționări defectuoase ale metodei fotometrice DPD (consultați Instrucțiunile de utilizare pentru fotometru). Dacă este necesar, repetați măsurătoarea DPD de câteva ori.

Eroare	Cauză posibilă	Remediu
Fără afișaj, fără curent la senzor	Nu există tensiune de alimentare la transmițător	▶ Stabiliți alimentarea de la rețea
	Cablul de conectare dintre senzor și transmițător este întrerupt	▶ Stabiliți conexiunea prin cablu
	Nu există deloc electrolit în capacul membranei	▶ Umpleți capacul membranei
	Nu există debit de intrare al mediului	▶ Stabiliți debitul, curățați filtrul
Valoare afișată prea ridicată	Polarizarea senzorului nu este încă finalizată	▶ Așteptați finalizarea polarizării
	Membrană defectă	▶ Înlocuiți capacul membranei
	Rezistență la șunt (de ex., contact de umezeală) în arborele senzorului	▶ Scoateți capacul membranei, frecăți electrodul de lucru până se usucă. ▶ Dacă afișajul transmițătorului nu revine la zero, există un șunt: înlocuiți senzorul.
	Oxidanți străini care interferează cu senzorul	▶ Examinați mediul, verificați substanțele chimice

Eroare	Cauză posibilă	Remediu
Valoare afișată prea scăzută	Capacul membranei nu este înfiletat complet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Umpleți capacul membranei cu electrolit proaspăt → 34</li> <li>▶ Înfiletați complet capacul membranei</li> </ul>
	Membrană murdară	▶ Curățați membrana → 33
	Bule de aer în fața membranei	▶ Eliberați bulele de aer
	Bule de aer între electrodul de lucru și membrană	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Scoateți capacul membranei, completați cu electrolit</li> <li>▶ Scoateți bulele de aer bătând ușor pe partea exterioară a capacului membranei</li> <li>▶ Înfiletați capacul membranei</li> </ul>
	Debitul de intrare al mediului este prea mic	▶ Stabiliți un debit corect
	Oxidantii străini care interferează cu măsurătoarea de referință DPD	▶ Examinați mediul, verificați substanțele chimice
	Utilizarea unor dezinfectanți organici	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizați un agent adecvat (de ex., conform DIN 19643) (s-ar putea să fie necesară mai întâi înlocuirea apei)</li> <li>▶ Utilizați un sistem de referință adecvat.</li> </ul>
Afișajul fluctuează considerabil	Orificiu în membrană	▶ Înlocuiți capacul membranei

## 9 Întreținere

 Acordați atenție informațiilor din fișa tehnică de securitate pentru a garanta utilizarea electrolitului în condiții de siguranță.

Luați toate măsurile de precauție necesare în timp pentru a garanta siguranța și fiabilitatea operațională a întregului sistem de măsurare.

### NOTĂ

#### Efecte asupra procesului și controlului procesului!

- ▶ Când efectuați o intervenție asupra sistemului, țineți cont de posibilul impact pe care aceasta o poate avea asupra sistemului de control al procesului și asupra procesului în sine.
- ▶ Pentru siguranța dvs., utilizați numai accesoriile originale. Cu piesele de schimb originale, funcționarea, precizia și fiabilitatea sunt de asemenea garantate și după lucrarea de întreținere.

### 9.1 Program de întreținere

Interval	Operație de întreținere
Dacă există depuneri vizibile pe membrană (biofilm, depunere de calcar)	Curățați membrana senzorului →  34
Dacă există murdărie vizibilă pe corpul electrodului	Curățați corpul electrodului de la senzor →  34
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pantă în funcție de aplicație:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La fiecare 12 luni (cel mult) în condiții constante în intervalul permis de 0 la 55 °C (32 la 131 °F)</li> <li>▪ În cazul unor fluctuații mari de temperatură, de ex. de la 10 °C (50 °F) până la 25 °C (77 °F) și înapoi de 100 de ori</li> </ul> </li> <li>▪ Calibrarea punctului de zero:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ În cazul acționării în intervalul de concentrație sub 0,5 mg/l (ppm)</li> <li>▪ Dacă valoarea negativă măsurată se afișează cu calibrarea din fabrică</li> </ul> </li> </ul>	Calibrarea senzorului
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dacă este activ un avertisment pe contorul de electrolit</li> <li>▪ Dacă este înlocuit capacul</li> <li>▪ Pentru stabilirea punctului de zero</li> <li>▪ Dacă panta este prea mică sau prea mare în raport cu panta nominală, iar capacul membranei nu este vizibil deteriorat sau murdar</li> </ul>	Umpleți capacul membranei cu electrolit proaspăt →  34
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dacă există depuneri de vaselină/ulei (puncte închise la culoare sau transparente pe membrană)</li> <li>▪ Dacă panta este prea mică sau prea mare, curentul senzorului este foarte zgomotos</li> <li>▪ Dacă este evident că curentul senzorului depinde în mod semnificativ de temperatură (compensarea temperaturii nu funcționează).</li> </ul>	Înlocuiți capacul membranei →  35
Dacă sunt vizibile modificări pe electrodul de lucru sau pe contraelectrod (stratul de acoperire maro nu mai este prezent)	Regenerați senzorul →  38

## 9.2 Activități de întreținere

### 9.2.1 Curățarea senzorului

#### **⚠ PRECAUȚIE**

#### Acid clorhidric diluat

Acidul clorhidric cauzează iritație dacă intră în contact cu pielea sau cu ochii.

- ▶ Atunci când utilizați acid clorhidric diluat, purtați echipament de protecție, cum ar fi mănuși și ochelari.
- ▶ Evitați stropii pulverizați.

#### **NOTĂ**


#### Substanțe chimice care reduc tensiunea superficială (de ex., surfactanții din agenții de curățare sau solvenți organici, cum ar fi alcoolul, care pot fi amestecați cu apă)

Substanțele chimice care reduc tensiunea superficială cauzează membrana senzorului să-și piardă proprietatea specială și funcția de protecție, ceea ce duce la erori de măsurare.

- ▶ Nu utilizați niciun fel de substanțe chimice care reduc tensiunea superficială.

#### Demontarea senzorului din ansamblu CCA151

1. Scoateți cablul.
2. Desfiletați piulița olandeză de pe ansamblu.



A0034261

- 1 *Senzor de dezinfecție CCS50D*
- 2 *Ansamblu de debit Flowfit CCA151*
- 3 *Piuliță olandeză pentru fixarea unui senzor de dezinfecție CCS50D*

3. Scoateți senzorul prin deschizătura din ansamblu.

#### Scoaterea senzorului din ansamblul CCA250

1. Scoateți cablul.

2. Desfiletați senzorul, împreună cu adaptorul, din ansamblu.

 Adaptorul nu trebuie dezasamblat.

 Pentru informații detaliate despre „Demontarea senzorului din ansamblul CCA250”, consultați Instrucțiunile de utilizare pentru ansamblu.

### Scoaterea senzorului din ansamblul CYA112

1. Scoateți cablul.
2. Desfiletați senzorul, împreună cu adaptorul, din ansamblu.

 Adaptorul nu trebuie dezasamblat.

 Pentru informații detaliate despre „Demontarea senzorului din ansamblul CYA112”, consultați Instrucțiunile de utilizare pentru ansamblu.

### Curățarea membranei senzorului

Dacă membrana este vizibil murdară, de ex. biofilm, procedați după cum urmează:

1. Scoateți senzorul din ansamblul de debit →  33.
2. Demontați capacul membranei →  35.
3. Curățați capacul membranei numai prin mijloace mecanice, utilizând un jet de apă delicat. Ca alternativă, curățați timp de câteva minute în acizi diluați sau în agenți de curățare specificați fără să adăugați alți aditivi chimici.
4. Apoi, clătiți bine cu apă.
5. Înfiletați capacul membranei înapoi pe senzor →  35.

### Curățarea corpului electrodului

1. Scoateți senzorul din ansamblul de debit →  33.
2. Demontați capacul membranei →  35.
3. Folosind un burete moale, ștergeți cu atenție electrodul de aur.
4. Clătiți corpul electrodului cu apă demineralizată, alcool sau acid .
5. Înfiletați capacul membranei înapoi pe senzor →  35.

#### 9.2.2 Umplerea capacului membranei cu electrolit proaspăt

 Acordați atenție informațiilor din fișa tehnică de securitate pentru a garanta utilizarea electrolitului în condiții de siguranță.

**NOTĂ****Deteriorarea membranei și electrozilor, bule de aer**

Posibile erori de măsurare până la defectarea completă a punctului de măsurare

- ▶ Aveți grijă să nu deteriorați membrana și electrozii.
- ▶ Electrolitul este neutru din punct de vedere chimic și nu este periculos pentru sănătate. Cu toate acestea, nu îl ingerați și evitați contactul cu ochii.
- ▶ Țineți închisă sticla de electrolit după utilizare. Nu transferați electrolitul în alte recipiente.
- ▶ Nu depozitați electrolitul mai mult de 2 ani. Electrolitul nu trebuie să fie galben. Țineți cont de data de expirare de pe etichetă.
- ▶ Evitați bulele de aer atunci când turnați electrolit în capacul membranei.

**Umplerea capacului membranei cu electrolit**


1. Demontați capacul membranei →  36.
2. Aprox. 7 ml (0,24 fl.oz) Umpleți cu electrolit capacul de membrană până când este la același nivel cu punctul de început al filetului intern.
3. Înfiletați încet capacul membranei până la opritor →  34. Acest lucru va determina deplasarea unei cantități excesive de electrolit la supapă și filet.
4. Dacă este necesar, tamponați ușor senzorul și capacul membranei cu o lavetă pentru a le usca.
5. Resetați contorul cu orele de funcționare pentru electrolit de la transmițător. Pentru informații detaliate, consultați instrucțiunile de operare pentru transmițător.

**9.2.3 Înlocuirea capacului membranei**

1. Scoateți senzorul din ansamblul de debit →  33.
2. Demontați capacul membranei →  36.
3. Turnați electrolit proaspăt în noul capac de membrană până când este la același nivel cu punctul de început al filetului intern.
4. Verificați dacă inelul de etanșare este montat în capacul membranei.
5. Înfiletați noul capac al membranei deasupra arborelui senzorului →  37.
6. Înfiletați capacul membranei până când membrana de la electrodul de lucru este întinsă puțin peste limită (1 mm (0,04 in)).
7. Resetați contorul cu orele de funcționare pentru capacul membranei de la transmițător. Pentru informații detaliate, consultați instrucțiunile de operare pentru transmițător.


## Scoaterea capacului de membrană

- ▶ Rotiți cu atenție și scoateți capacul membranei.



A0034406

 14 *Rotiți cu atenție capacul membranei.*



A0034406


 15 *Scoateți cu atenție capacul membranei.*

1 *Corpul electrodului*

## Înfiletarea capacului membranei pe senzor

- ▶ Înfiletați capacul membranei pe arborele senzorului; țineți senzorul de arbore. Păstrați curată supapa.

↳



A0034480

▣ 16 Înfiletați capacul membranei: păstrați curată supapa de reducere a presiunii.

1 Supapă de reducere a presiunii

### 9.2.4 Depozitarea senzorului

Dacă măsurătoarea este suspendată o scurtă perioadă de timp și se poate garanta că senzorul va rămâne umed în timpul depozitării:

1. Dacă există garanția că ansamblul nu se golește, puteți lăsa senzorul în ansamblul de debit.
2. Dacă există posibilitatea ca ansamblul să se golească, scoateți senzorul din ansamblu.
3. Pentru a păstra umedă membrana după ce senzorul a fost demontat, reumpleți capacul de protecție cu electrolit sau apă curată.
4. Montați capacul de protecție deasupra senzorului → 38.

În timpul întreruperilor de lungă durată ale măsurătorii, în special dacă este posibilă deshidratarea:


1. Scoateți senzorul din ansamblu.
2. Curățați arborele senzorului și capacul membranei cu apă rece și lăsați-le să se usuce.
3. Înfiletați lejer capacul membranei până la opritor. Astfel, membrana rămâne destinsă.
4. Turnați electrolit sau apă curată în capacul de protecție și atașați → 37.
5. Pentru repunere în funcțiune, procedați la fel ca la punerea în funcțiune → 28.



Asigurați-vă că nu au loc depuneri organice în timpul întreruperilor mai lungi ale măsurătorii. Eliminați depunerile organice continue, cum ar fi peliculele de bacterii.

## Montarea capacului de protecție pe senzor


1. Pentru a păstra umedă membrana după ce senzorul a fost demontat, umpleți capatul de protecție cu o anumită cantitate de electrolit sau apă curată.



A0034264

-  17 Glisați cu atenție capatul de protecție pe capatul membranei.

2. Partea de sus a capacului de protecție este în poziția deschisă. Glisați cu atenție capatul de protecție pe capatul membranei.
3. Fixați capatul de protecție rotind partea de sus a capacului de protecție.



A0034494

-  18 Fixarea capacului de protecție prin rotirea părții de sus

### 9.2.5 Regenerarea senzorului

În timpul măsurătorii, electrolitul din senzor se epuizează treptat din cauza reacțiilor chimice. Stratul de clorură de argint gri-marooniu care este aplicat la contraelectrod în fabrică continuă să crească în timpul funcționării senzorului. Totuși, acest lucru nu influențează deloc reacția care are loc la electrodul de lucru.

O modificare a culorii stratului de clorură de argint indică un efect al reacției care are loc. Efectuați o inspecție vizuală pentru a vă asigura că culoarea gri-maronie a contraelectrodului nu a suferit modificări. În cazul în care culoarea contraelectrodului a suferit modificări, de ex., dacă este pestriță, albă sau argintie, senzorul trebuie regenerat.

- ▶ Trimiteți senzorul la producător pentru regenerare.

## 10 Reparare

### 10.1 Piese de schimb

Pentru informații detaliate cu privire la seturile de piese de schimb, consultați „Instrument de găsim piese de schimb” pe internet:

[www.endress.com/spareparts\\_consumables](http://www.endress.com/spareparts_consumables)

### 10.2 Returnare

Produsul trebuie returnat dacă sunt necesare reparații sau o calibrare în fabrică sau dacă s-a comandat sau a fost livrat un produs greșit. În calitate de societate certificată ISO, precum și conform reglementărilor legale, Endress+Hauser trebuie să urmeze anumite proceduri privind manipularea produselor returnate care au intrat în contact cu mediul.

Pentru a asigura returnarea rapidă, sigură și profesională a dispozitivului:

- ▶ Consultați site-ul web [www.endress.com/support/return-material](http://www.endress.com/support/return-material) pentru informații privind procedura și condițiile de returnare a dispozitivelor.

### 10.3 Scoatere din uz

Dispozitivul conține componentele electronice. Produsul trebuie eliminat ca deșeu electronic.

- ▶ Respectați reglementările locale.

# 11 Accesorii

În continuare, sunt prezentate cele mai importante accesorii disponibile în momentul tipăririi acestei documentații.

- ▶ Pentru accesorii care nu sunt prezentate aici, contactați firma de service sau biroul de vânzări.

## 11.1 Kit de întreținere CCV05

Comandă în conformitate cu structura produsului

- 2 x capace de membrană și 1 x electrolit 50 ml (1,69 fl.oz)
- 1 x electrolit 50 ml (1,69 fl.oz)
- 2 x set de etanșare

## 11.2 Accesorii specifice dispozitivului

### Cablu de date Memosens CYK10

- Pentru senzori digitali cu tehnologie Memosens
- Configurator produs pe pagina produsului: [www.endress.com/cyk10](http://www.endress.com/cyk10)



Informații tehnice TI00118C

### Cablu de date Memosens CYK11

- Cablu prelungitor pentru senzori digitali cu protocol Memosens
- Configurator produs pe pagina produsului: [www.endress.com/cyk11](http://www.endress.com/cyk11)



Informații tehnice TI00118C

### Cablu de laborator Memosens CYK20

- Pentru senzori digitali cu tehnologie Memosens
- Configurator produs pe pagina produsului: [www.endress.com/cyk20](http://www.endress.com/cyk20)

### Flowfit CCA151

- Ansamblu de debit pentru senzori de dezinfectie
- Configurator produs pe pagina produsului: [www.endress.com/cca151](http://www.endress.com/cca151)



Informații tehnice TI01357C

### Flowfit CCA250

- Ansamblu de debit pentru senzori de dezinfectie și pH/ORP
- Configurator produs pe pagina produsului: [www.endress.com/cca250](http://www.endress.com/cca250)



Informații tehnice TI00062C

### **Flexdip CYA112**

- Ansamblu de scufundare pentru apă și ape reziduale
- Sistem de ansamblu modular pentru senzori în bazine, canale și rezervoare deschise
- Material: PVC sau oțel inoxidabil
- Configurator produs pe pagina produsului: [www.endress.com/cya112](http://www.endress.com/cya112)



Informații tehnice TI00432C

### **Fotometru PF-3**

- Fotometru portabil compact pentru stabilirea valorii de referință măsurate
- Sticle cu reactiv codificate după culoare cu instrucțiuni de dozare clare
- Nr. comandă: 71257946

### **Kit adaptor CCS5xD pentru CCA151**

- Inel de strângere
- Guler de oprire
- Inel O
- Nr. comandă 71372027

### **Kit adaptor CCS5x(D) pentru CCA250**

- Adaptor incl. inele O
- 2 prezoane pentru fixare în loc
- Nr. comandă 71372025

### **Kit adaptor CCS5x(D) pentru CYA112**

- Adaptor incl. inele O
- 2 prezoane pentru fixare în loc
- Nr. comandă 71372026

### **COY8**

Gel punct de zero pentru senzori de oxigen și dezinfecție

- Gel fără oxigen și clor pentru verificare, calibrarea punctului de zero și reglarea punctelor de măsurare a oxigenului și a dezinfectării
- Configurator produs pe pagina produsului: [www.endress.com/coy8](http://www.endress.com/coy8)



Informații tehnice TI01244C

## 12 Date tehnice

### 12.1 Intrare

#### 12.1.1 Valori măsurate

Dioxid de clor (ClO <sub>2</sub> )	[mg/l, µg/l, ppm, ppb]
Temperatură	[°C, °F]

#### 12.1.2 Intervale de măsurare

CCS50D-**11AD	0 la 5 mg/l (ppm) ClO <sub>2</sub>
CCS50D-**11BF	0 la 20 mg/l (ppm) ClO <sub>2</sub>
CCS50D-**11CJ	0 la 200 mg/l (ppm) ClO <sub>2</sub>

#### 12.1.3 Curent de semnal

CCS50D-**11AD	135 - 250 nA per 1 mg/l (ppm) ClO <sub>2</sub>
CCS50D-**11BF	35 - 65 nA per 1 mg/l (ppm) ClO <sub>2</sub>
CCS50D-**11CJ	4 - 8 nA per 1 mg/l (ppm) ClO <sub>2</sub>

## 12.2 Caracteristici de performanță

### 12.2.1 Condiții de operare de referință

Temperatură	20 °C (68 °F)
valoare pH	pH 6 până la 7
Debit	40 - 60 cm/s
Mediu bază fără ClO <sub>2</sub>	Apă deionizată

### 12.2.2 Timp de răspuns

T<sub>90</sub> < 15 s (după finalizarea polarizării)

### 12.2.3 Rezoluția valorii măsurate a senzorului

CCS50D-**11AD	0,03 µg/l (ppb) ClO <sub>2</sub>
CCS50D-**11BF	0,13 µg/l (ppb) ClO <sub>2</sub>
CCS50D-**11CJ	1,1 µg/l (ppb) ClO <sub>2</sub>

### 12.2.4 Eroare maximă măsurată

$\pm 2\%$  și  $\pm 5 \mu\text{g/l}$  (ppb) din valoarea măsurată (în funcție de care valoare este mai mare)

	LOD (limită de detectare) <sup>1)</sup>	LOQ (limită de cuantificare)
CCS50D-**11AD	0,0007 mg/l (ppm)	0,002 mg/l (ppm)
CCS50D-**11BF	0,0013 mg/l (ppm)	0,004 mg/l (ppm)
CCS50D-**11CJ	0,0083 mg/l (ppm)	0,025 mg/l (ppm)

1) Pe baza ISO 15839. Eroarea măsurată include toate incertitudinile senzorului și transmițătorului (sistem de electrozi). Nu conține toate incertitudinile cauzate de materialul de referință și eventualele reglaje care au fost efectuate.

### 12.2.5 Repetabilitate

CCS50D-**11AD	0,002 mg/l (ppm)
CCS50D-**11BF	0,007 mg/l (ppm)
CCS50D-**11CJ	0,025 mg/l (ppm)

### 12.2.6 Pantă nominală

CCS50D-**11AD	195 nA per 1 mg/l (ppm) $\text{ClO}_2$
CCS50D-**11BF	50 nA per 1 mg/l (ppm) $\text{ClO}_2$
CCS50D-**11CJ	6 nA per 1 mg/l (ppm) $\text{ClO}_2$

### 12.2.7 Abatere pe termen lung

< 1 % pe lună (valoare medie, stabilită în timpul funcționării la diferite concentrații și în condiții de referință)

### 12.2.8 Timp de polarizare

Punerea în funcțiune inițială	60 min
Repunerea în funcțiune	30 min

### 12.2.9 Durată de funcționare a electrolitului

la 10% din intervalul de măsurare și 20 °C	2 ani
la 50% din intervalul de măsurare și 20 °C	1 an
la concentrație maximă și 55 °C	60 de zile

## 12.3 Mediu

### 12.3.1 Temperatură ambientă

-20 la 60 °C (-4 la 140 °F)

### 12.3.2 Temperatură de depozitare

	Depozitare pe termen lung: 2 ani (maximum)	Depozitare max. 48 h (maximum)
Cu electrolit	0 la 35 °C (32 la 95 °F) (rezistent la îngheț)	35 la 50 °C (95 la 122 °F)
Fără electrolit	-20 la 60 °C (-4 la 140 °F)	

### 12.3.3 Grad de protecție

IP68 (1,8 m (5,91 ft)) coloană de apă peste 7 zile la 20 °C (68 °F)

## 12.4 Proces

### 12.4.1 Temperatură de proces

0 până la 55 °C (32 până la 130 °F), rezistent la îngheț

### 12.4.2 Presiune de proces

Presiunea de intrare depinde de tipul fittingului și a instalației.

Măsurătoarea poate avea loc cu un orificiu de evacuare liber.

Senzorul poate fi utilizat la presiuni de proces de până la 1 bar (14,5 psi) (2 bari abs. (29 psi abs.)).

- În ceea ce privește starea și randamentul senzorului, este esențială respectarea limitelor de viteză a curgerii specificate în tabelul următor.

	Viteză curgere [cm/s]	Debit volumic [l/h]		
		Flowfit CCA250	Flowfit CCA151	Flexdip CYA112
Minim	15	30	5	Senzorul este suspendat liber în mediu; fiți atenți la viteza minimă de curgere de 15 cm/s în timpul instalării.
Maxim	80	120	20	

### 12.4.3 Interval pH

Intervalul de stabilitate al dioxidului de clor ( $\text{ClO}_2$ ) pH 2 până la 10<sup>1)</sup>

Calibrare pH 4 până la 8

Măsurătoare pH 4 până la 9

De la valori ale pH-ului > 9,  $\text{ClO}_2$  este instabil și se descompune.

1) Până la pH 3,5 și în prezența ionilor de clor ( $\text{Cl}^-$ ), clorul liber este produs și inclus în măsurătoare

### 12.4.4 Debit

Cel puțin 5 l/h (1,3 gal/h), în ansamblul de debit Flowfit CCA151

Cel puțin 30 l/h (7,9 gal/h), în ansamblul de debit Flowfit CCA250

### 12.4.5 Debit

Cel puțin 15 cm/s (0,5 ft/s) , de ex., cu ansamblu de imersare Flexdip CYA112

## 12.5 Construcție mecanică

### 12.5.1 Dimensiuni

→  16

### 12.5.2 Greutate

Senzor cu capac de membrană și electrolit (fără capac de protecție și fără adaptor)

Aprox. 95 g (3,35 oz)

### 12.5.3 Materiale

Arbore senzor	POM sau PVC
Membrană	PVDF
Capac membrană	PVDF
Capac de protecție	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Recipient: PC Makrolon (policarbonat)</li> <li>■ Garnitură: Kraiburg TPE TM5MED</li> <li>■ Capac: PC Makrolon (policarbonat)</li> </ul>
Inel de etanșare	FKM
Cuplaj arbore senzor	PPS

### 12.5.4 Specificație cablu

max. 100 m (330 ft), incl. prelungitor de cablu

## **13 Instalare și funcționare în mediu periculos în conformitate cu Clasa I Div. 2**

Dispozitiv izolat electric pentru utilizare în mediul periculos specificat în conformitate cu:

- cCSAus Clasa I Div. 2
- Grup de gaz A, B, C, D
- Clasă de temperatură T6,  $-5\text{ °C (23 °F)} < T_a < 55\text{ °C (131 °F)}$
- Desen de control: 401204



# Index

## A

Abatere pe termen lung . . . . .	44
Accesorii . . . . .	41
Activități de întreținere . . . . .	33
Ansamblu de debit . . . . .	22, 24
Ansamblu de imersare . . . . .	24
Avertismente . . . . .	4

## C

Caracteristici de performanță . . . . .	43
Condiții de operare de referință . . . . .	43
Conexiune	
Asigurarea gradului de protecție . . . . .	26
Verificare . . . . .	27
Conexiune electrică . . . . .	26
Conținutul pachetului livrat . . . . .	13
Curățare . . . . .	33

## D

Date tehnice	
Caracteristici de performanță . . . . .	43
Construcție mecanică . . . . .	46
Intrare . . . . .	43
Mediu . . . . .	44
Proces . . . . .	45
Debit . . . . .	9, 45, 46
Declarație de conformitate . . . . .	13
Depanare . . . . .	30
Depozitare . . . . .	37
Descrierea dispozitivului . . . . .	8
Diagnosticări . . . . .	30
Durată de funcționare a electrolitului . . . . .	44

## E

Efectul asupra semnalului măsurat	
Debit . . . . .	9
Temperatură . . . . .	10
Valoare pH . . . . .	9
Eroare maximă măsurată . . . . .	44

## G

Grad de protecție	
Asigurare . . . . .	26
Date tehnice . . . . .	45
Greutate . . . . .	46

## I

Instalare	
Ansamblu de debit . . . . .	22
Ansamblu de imersare . . . . .	24
Orientare . . . . .	15
Senzor . . . . .	17
Verificare . . . . .	25
Instrucțiuni de montare . . . . .	15
Instrucțiuni de siguranță . . . . .	6
Interval pH . . . . .	45
Intervale de măsurare . . . . .	43

## M

Materiale . . . . .	46
Mediu . . . . .	44

## O

Omologări	
Sectorul maritim . . . . .	13
Omologări Ex . . . . .	14
Orientare . . . . .	15

## P

Pantă nominală . . . . .	44
Piese de schimb . . . . .	40
Plăcuță de identificare . . . . .	12
Presiune de proces . . . . .	45
Principiu de funcționare . . . . .	8
Principiu de măsurare . . . . .	8
Proces . . . . .	45
Program de întreținere . . . . .	32

## R

Recepția la livrare . . . . .	12
Regenerare . . . . .	38
Reparare . . . . .	40
Repetabilitate . . . . .	44
Returnare . . . . .	40
Rezoluția valorii măsurate . . . . .	43

## S

Scoatere din uz . . . . .	40
Sectorul maritim . . . . .	13
Semnalul măsurat . . . . .	9

Senzor	
Calibrare . . . . .	28
Conectare . . . . .	26
Curățare . . . . .	33
Depozitare . . . . .	37
Montare . . . . .	17
Polarizare . . . . .	28
Regenerarea . . . . .	38
Simboluri . . . . .	4
Sistem de măsurare . . . . .	17
Specificație cablu . . . . .	46

## T

Temperatură . . . . .	10
Temperatură ambiantă . . . . .	44
Temperatură de depozitare . . . . .	45
Temperatură de proces . . . . .	45
Timp de polarizare . . . . .	44
Timp de răspuns . . . . .	43

## U

Utilizare . . . . .	6
Utilizare prevăzută . . . . .	6

## V

Valoare pH . . . . .	9
Valori măsurate . . . . .	43
Verificare	
Conexiune . . . . .	27
Funcție . . . . .	28
Instalare . . . . .	25
Verificarea funcțiilor . . . . .	28
Verificarea instalării . . . . .	28





71490438

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---