

Karta katalogowa **Omnigrad M TR13, TC13**

Termometr modułowy



TR13 z rezystancyjnym wkładem temperaturowym (RTD)

TC13 z termoparowym wkładem temperaturowym (TC)

Zastosowanie

- Uniwersalny zakres zastosowań
- Zakres pomiarowy:
 - Rezystancyjny wkład temperaturowy (RTD): $-200...600\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-328...1\,112\text{ }^{\circ}\text{F}$)
 - Termopara (TC): $-40...1\,100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40...2\,012\text{ }^{\circ}\text{F}$)
- Zakres ciśnień: do 100 bar (1 450 psi)
- Stopień ochrony: do IP 68

Przetwornik w obudowie głowicowej

Wszystkie przetworniki produkcji Endress+Hauser charakteryzują się podwyższoną dokładnością, niezawodnością w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Łatwe dostosowanie do wymagań użytkownika, dzięki możliwości wyboru następujących wyjść i protokołów komunikacyjnych:

- Wyjście analogowe 4...20 mA
- HART®
- PROFIBUS® PA
- FOUNDATION Fieldbus™

[Kontynuacja ze strony tytułowej]

Korzyści

- Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji ze standardowymi głowicami przyłączeniowymi zgodnymi ze standardem DIN EN 50446 oraz długościami zanurzeniowymi wg specyfikacji użytkownika
- Wysoki stopień kompatybilności wkładów termometrycznych zgodnych z standardem DIN 43772
- Szyjka zabezpieczająca przetwornik głowicowy przed przegrzaniem
- Szybki czas odpowiedzi dzięki zredukowanym/stożkowym końcówkom osłon
- Dostępne rodzaje ochrony umożliwiające pracę w strefach zagrożonych wybuchem:
 - wykonanie iskrobezpieczne (Ex ia)
 - wykonanie nieiskrzące (Ex nA)

Budowa systemu pomiarowego

Zasada pomiaru

Termometr rezystancyjny (RTD)

W termometrze rezystancyjnym zastosowano czujnik temperatury Pt100 wg IEC 60751. Elementem pomiarowym jest rezystor platynowy o rezystancji wynoszącej 100 Ω w temperaturze 0 °C (32 °F) i współczynniku temperaturowym $\alpha = 0.003851 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

Generalnie istnieją dwa różne typy platynowych termometrów rezystancyjnych:


- **Termometry rezystancyjne nawijane (WW):** element pomiarowy stanowi bardzo cienki drut platynowy o wysokiej czystości podwójnie nawijany na ceramicznym korpusie. Jest on następnie uszczelniany od góry i od dołu za pomocą ceramicznej warstwy ochronnej. Pomiaru wykonywane za pomocą termometrów rezystancyjnych tego typu charakteryzują się nie tylko wysoką powtarzalnością, ale także wysoką stabilnością charakterystyki rezystancji w funkcji temperatury w zakresie do 600 °C (1 112 °F). Czujnik tego typu ma stosunkowo duże rozmiary i jest również wrażliwy na drgania.
- **Termometry rezystancyjne cienkowarstwowe (TF):** wykonuje się przez napyłanie próżniowe ultraczystej platyny na podłożu ceramicznym w postaci warstwy o grubości 1 μm a następnie jej kształtowanie metodą fotolitograficzną. Ukształtowane w ten sposób ścieżki platyny tworzą rezystor pomiarowy. Naniesione następnie dodatkowe powłoki i warstwy pasywacyjne w sposób niezawodny zabezpieczają cienką warstwę platyny przed zanieczyszczeniem i utlenianiem, nawet w wysokich temperaturach.

Termometry cienkowarstwowe mają mniejsze rozmiary, niż w przypadku elementu nawijanego i znacznie wyższą odporność na drgania. Dla termometrów rezystancyjnych cienkowarstwowych w podwyższonych temperaturach obserwuje się stosunkowo niewielkie odchylenie charakterystyki rezystancji w funkcji temperatury w stosunku do znormalizowanej charakterystyki przedstawionej w normie IEC 60751. W związku z tym wartości graniczne tolerancji odpowiadające kategorii A wg normy IEC 60751 są zachowane jedynie w temperaturach do ok. 300 °C (572 °F). Dlatego rezystory cienkowarstwowe są generalnie stosowane do pomiarów temperatury poniżej 400 °C (932 °F).

Termopary (TC)

Termopary to stosunkowo proste, odporne czujniki temperatury, wykorzystujące zjawisko Seebecka do pomiaru temperatury: między dwoma przewodnikami elektrycznymi wykonanymi z różnych materiałów, połączonymi ze sobą występuje różnica potencjałów, gdy istnieje między nimi różnica temperatur. Napięcie to jest nazywane napięciem termoelektrycznym lub siłą elektromotoryczną (SEM). Jej wielkość zależy od typu przewodnika i różnicy temperatur między punktem pomiarowym (złączem obu przewodników) a "złączem zimnym" (otwartymi końcami przewodów). W związku z tym termopara mierzy jedynie różnicę temperatur. Na tej podstawie może być określona temperatura absolutna temperatura w punkcie pomiarowym, jeśli temperatura złącza zimnego jest znana lub zmierzona oddzielnie i skompensowana. Kombinacje materiałów oraz odpowiednie charakterystyki napięcie termoelektryczne/temperatura dla najczęściej stosowanych typów termopar określono w normach IEC 60584 oraz ASTM E230/ANSI MC96.1.

Układ pomiarowy




A0010442

1 Przykład zastosowania

- A Zamontowany termometr z zainstalowanym przetwornikiem głowicowym.
- B Wskaźnik obiektowy RIA 16 - wskaźnik rejestruje analogowy sygnał pomiarowy z przetwornika głowicowego i wyświetla jego wartość na wyświetlaczu. Bieżąca wartość pomiarowa jest reprezentowana cyfrowo na wyświetlaczu LCD oraz jako wskaźnik słupkowy z sygnalizacją przekroczenia wartości granicznej. Wskaźnik pracuje w pętli prądowej 4...20 mA i jest z niej zasilany. Więcej informacji podano w karcie katalogowej, patrz "Dokumentacja uzupełniająca", .
- C Bariera aktywna RN221N - (24 V DC, 30 mA) posiada wyjście separowane galwanicznie, służące do zasilania przetworników zasilanych z pętli prądowej. Zasilacz pętli prądowej to szerokozakresowe uniwersalne źródło napięcia: 20...250 V DC/AC, 50/60 Hz, dzięki czemu może być stosowany w dowolnym obwodzie elektrycznym. Więcej informacji podano w karcie katalogowej, patrz "Dokumentacja uzupełniająca".

Konstrukcja



A0010444

2 Konstrukcja termometru

- 1 Wkład termometryczny z zamontowanym przetwornikiem głowicowym (przykład $\phi 3$ mm (0.12 in))
- 2 Wkład termometryczny z zamontowaną listwą zaciskową (przykład $\phi 6$ mm (0.24 in))
- 3 Głowica przyłączeniowa
- 4 Osłona termometru
- 5 Przyłącze procesowe: kotłownia
- 6 Różne kształty końcówek – szczegółowe informacje, patrz rozdział „Kształty końcówek”:
- 6a Zredukowane lub stożkowe dla wkładów o średnicy $\phi 3$ mm (0.12 in)
- 6b Proste lub stożkowe dla wkładów o średnicy $\phi 6$ mm (0.24 in)
- 7 Płaszcz (osłona)
- E Długość szyjki wydłużającej
- L Głębokość zanurzenia
- IL Długość wkładu

Termometry serii Omnigrad M TR13 oraz TC13 posiadają modułową konstrukcję. Głowica przyłączeniowa to moduł służący do podłączenia mechanicznego i elektrycznego wkładu termometrycznego. Umieszczenie czujnika temperatury we wkładzie zapewnia mu mechaniczną ochronę. Wkład może być wymieniany i kalibrowany nawet w warunkach ruchowych bez przerywania procesu. W gnieździe montażowym głowicy można zamontować listwę zaciskową na bloku ceramicznym lub przetwornik pomiarowy.


Zakres pomiarowy	■ RTD: -200...600 °C (-328...1 112 °F)
	■ TC: -40...1 100 °C (-40...2 012 °F)

Cechy metrologiczne

Warunki pracy	Temperatura otoczenia								
	<table><tr><th>Głowica przyłączeniowa</th><th>Temperatura w °C (°F)</th></tr><tr><td>Bez zainstalowanego przetwornika</td><td>Zależy od zastosowanej głowicy przyłączeniowej oraz dławika kablowego lub złącza sieci obiektowej, patrz rozdział "Głowice przyłączeniowe"</td></tr><tr><td>Z zainstalowanym przetwornikiem</td><td>-40...85 °C (-40...185 °F)</td></tr><tr><td>Z zainstalowanym przetwornikiem i wyświetlaczem</td><td>-20...70 °C (-4...158 °F)</td></tr></table>	Głowica przyłączeniowa	Temperatura w °C (°F)	Bez zainstalowanego przetwornika	Zależy od zastosowanej głowicy przyłączeniowej oraz dławika kablowego lub złącza sieci obiektowej, patrz rozdział "Głowice przyłączeniowe"	Z zainstalowanym przetwornikiem	-40...85 °C (-40...185 °F)	Z zainstalowanym przetwornikiem i wyświetlaczem	-20...70 °C (-4...158 °F)
Głowica przyłączeniowa	Temperatura w °C (°F)								
Bez zainstalowanego przetwornika	Zależy od zastosowanej głowicy przyłączeniowej oraz dławika kablowego lub złącza sieci obiektowej, patrz rozdział "Głowice przyłączeniowe"								
Z zainstalowanym przetwornikiem	-40...85 °C (-40...185 °F)								
Z zainstalowanym przetwornikiem i wyświetlaczem	-20...70 °C (-4...158 °F)								

Ciśnienie pracy

Na poniższym rysunku przedstawiono wartości ciśnień jakimi może być obciążana osłona termometryczna w zależności od temperatury oraz maksymalnej dopuszczalnej prędkości przepływu. W niektórych przypadkach obciążalność ciśnieniowa przyłącza procesowego może być znacznie niższa. Maksymalne ciśnienie dopuszczalne dla termometru jest równe niższej z wartości dopuszczalnego ciśnienia osłony lub przyłącza procesowego.



3 Maksymalne ciśnienie dopuszczalne dla średnic osłon


- A Medium: woda T = 50 °C (122 °F)
- B Medium: przegrzana para, T = 400 °C (752 °F)
- L Głębokość zanurzenia
- P Ciśnienie pracy
- Średnica osłony 9 x 1 mm (0.35 in)
- - - Średnica osłony 12 x 2.5 mm (0.47 in)

i Należy zwrócić uwagę na ograniczenie maksymalnego ciśnienia procesowego do ciśnień nominalnych kołnierzy przedstawionych w poniższej tabeli.

Przyłącze technologiczne	Standard	Maks. ciśnienie procesu
Kołnierz	EN1092-1 lub ISO 7005-1	W zależności od ciśnienia nominalnego kołnierza PNxx: 20, 40, 50 lub 100 bar przy 20 °C (68 °F)
	Kołnierze ASME B16.5	W zależności od ciśnienia nominalnego kołnierza 150 lub 300 psi przy 20 °C (68 °F)
	JIS B 2220	W zależności od ciśnienia nominalnego kołnierza 20K, 25K lub 40K
	DIN2526/7	W zależności od ciśnienia nominalnego kołnierza PN40 przy 20 °C (68 °F)

Maksymalna prędkość przepływu

Maks. dopuszczalna dla wkładu pomiarowego wartość przepływu maleje ze wzrostem długości czujnika, na którą oddziałuje strumień cieczy. Szczegółowe informacje zostały przedstawione na poniższych rysunkach.



A0008605

4 Prędkość przepływu w zależności od głębokości zanurzeniowej

A Medium: woda, $T = 50\text{ °C}$ (122 °F)

B Medium: przegrzana para, $T = 400\text{ °C}$ (752 °F)

L Głębokość zanurzenia

v Prędkość przepływu

— Średnica osłony 9 x 1 mm (0.35 in)


--- Średnica osłony 12 x 2.5 mm (0.47 in)

Odporność na wstrząsy i wibracje

- RTD: 3G / 10...500 Hz zgodnie z IEC 60751
- TC: 4G / 2...150 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6

Dokładność

Termometr rezystancyjny wg IEC 60751



1) $|t|$ = wartość absolutna w °C



Aby otrzymać błąd pomiaru wyrażony w °F, należy wartość w °C pomnożyć przez 1.8.

Dopuszczalne odchyłki napięcia termoelektrycznego względem charakterystyki znormalizowanej dla termopar wg IEC 60584 i ASTM E230/ANSI MC96.1:

Standard	Wyszczególnienie	Tolerancja standardowa		Tolerancja zawężona	
IEC 60584		Klasa	Odchyłka	Klasa	Odchyłka
	Typ J (Fe-CuNi)	2	± 2.5 °C (-40...333 °C) $\pm 0.0075 t ^{1}$ (333...750 °C)	1	± 1.5 °C (-40...375 °C) $\pm 0.004 t ^{1}$ (375...750 °C)
	K (NiCr-NiAl)	2	± 2.5 °C (-40...333 °C) $\pm 0.0075 t ^{1}$ (333...1 200 °C)	1	± 1.5 °C (-40...375 °C) $\pm 0.004 t ^{1}$ (375...1 000 °C)

1) $|t|$ = wartość absolutna w °C

Standard	Wyszczególnienie	Tolerancja standardowa	Tolerancja zawężona
ASTM E230/ANSI MC96.1		Dla odchyłki należy przyjąć większą z wartości	
	Typ J (Fe-CuNi)	±2.2 K lub ±0.0075 t ¹⁾ (0...760 °C)	±1.1 K lub ±0.004 t ¹⁾ (0...760 °C)
	K (NiCr-NiAl)	±2.2 K lub ±0.02 t ¹⁾ (-200...0 °C) ±2.2 K lub ±0.0075 t ¹⁾ (0...1 260 °C)	±1.1 K lub ±0.004 t ¹⁾ (0...1 260 °C)

1) $|t|$ = wartość absolutna w °C

Czas odpowiedzi

Obliczone dla temperatury otoczenia wynoszącej ok. 23 °C uzyskanej przez zanurzenie czujnika w przepływającej wodzie (prędkość przepływu 0.4 m/s, przekroczenie temperatury o 10 K):

Kompletny termometr:

Typ termometru	Średnica	t _(x)	Końcówka zredukowana	Końcówka stożkowa	Końcówka prosta
Termometr rezystancyjny (czujnik Pt100, TF/WW)	9 mm (0,35 in)	t ₅₀	7,5 s	11 s	18 s
		t ₉₀	21 s	37 s	55 s
	11 mm (0,43 in)	t ₅₀	7,5 s	Opcja niedostępna	18 s
		t ₉₀	21 s	Opcja niedostępna	55 s
	12 mm (0,47 in)	t ₅₀	Opcja niedostępna	11 s	38 s
		t ₉₀	Opcja niedostępna	37 s	125 s

Typ termometru	Średnica	t _(x)	Uziemiona			Nieziemiona		
			Końcówka zredukowana	Końcówka stożkowa	Końcówka prosta	Końcówka zredukowana	Końcówka stożkowa	Końcówka prosta
Termopara	9 mm (0,35 in)	t ₅₀	5,5 s	9 s	15 s	6 s	9,5 s	16 s
		t ₉₀	13 s	31 s	46 s	14 s	33 s	49 s
	11 mm (0,43 in)	t ₅₀	5,5 s	Opcja niedostępna	15 s	6 s	Opcja niedostępna	16 s
		t ₉₀	13 s	Opcja niedostępna	46 s	14 s	Opcja niedostępna	49 s
	12 mm (0,47 in)	t ₅₀	Opcja niedostępna	8,5 s	32 s	Opcja niedostępna	9 s	34 s
		t ₉₀	Opcja niedostępna	20 s	106 s	Opcja niedostępna	22 s	110 s



Czasy odpowiedzi wkładu termometrycznego bez przetwornika.

Testowane zgodnie ze standardem IEC 60751 w przepływającej wodzie (0.4 m/s w 30 °C):

Wkład termometryczny:

Typ czujnika	Średnica ID	Czas odpowiedzi	Czujnik cienkowarstwowy (TF)
iTHERM® StrongSens	6 mm (0,24 in)	t ₅₀	< 3,5 s
		t ₉₀	< 10 s
Cienkowarstwowy TF	3 mm (0,12 in)	t ₅₀	2,5 s
		t ₉₀	5,5 s
	6 mm (0,24 in)	t ₅₀	5 s
		t ₉₀	13 s
Nawijany WW	3 mm (0,12 in)	t ₅₀	2 s
		t ₉₀	6 s
	6 mm (0,24 in)	t ₅₀	4 s
		t ₉₀	12 s
Termopara (TPC100) uziemiona	3 mm (0,12 in)	t ₅₀	0,8 s
		t ₉₀	2 s
	6 mm (0,24 in)	t ₅₀	2 s
		t ₉₀	5 s
Termopara (TPC100) nieziemiona	3 mm (0,12 in)	t ₅₀	1 s
		t ₉₀	2,5 s
	6 mm (0,24 in)	t ₅₀	2,5 s
		t ₉₀	7 s



Czas odpowiedzi czujnika bez przetwornika.

Rezystancja izolacji

- RTD:
Rezystancja izolacji zgodnie ze standardem IEC 60751 > 100 MΩ przy 25 °C mierzona pomiędzy zaciskami i materiałem osłony z minimalnym napięciem testowym wynoszącym 100 V DC
- TC:
Rezystancja izolacji zgodnie ze standardem IEC 1515 mierzona pomiędzy zaciskami i materiałem osłony z minimalnym napięciem testowym wynoszącym 500 V DC:
 – > 1 GΩ przy 20 °C
 – > 5 MΩ przy 500 °C

Wytrzymałość dielektryczna

Testowana w temperaturze pokojowej przez 5 s:

- Ø6: ≥ 1 000 V DC pomiędzy zaciskami i osłoną wkładu termometrycznego
- Ø3: ≥ 250 V DC pomiędzy zaciskami i osłoną wkładu termometrycznego

Samonagrzewanie

Czujniki rezystancyjne są elementami pasywnymi, mierzonymi prądem zewnętrznym. Ten prąd pomiarowy powoduje samonagrzewanie się elementu, które z kolei powoduje dodatkowy błąd pomiarowy. Błąd pomiaru zależy od prądu pomiarowego a także od przewodności cieplnej i prędkości przepływu medium procesowego. Błąd spowodowany samonagrzewaniem jest pomijalnie mały w przypadku stosowania przetworników iTEMP® (bardzo mały prąd pomiarowy).

Kalibracja

Endress+Hauser oferuje porównawczą kalibrację temperatury w zakresie –80...+1 400 °C (–110...+2 552 °F) na bazie Międzynarodowej Skali Temperatur (ITS90). Pomiar kalibracyjny są metrologicznie zgodne ze wzorcami krajowymi i międzynarodowymi. Na protokole

kalibracji jest podany numer seryjny termometru. Kalibracja jest wykonywana dla wkładu termometru.

Wkład termometryczny: Ø6 mm (0,24 in) oraz 3 mm (0,12 in)	Minimalna długość zanurzeniowa wkładu w mm (in)	
Zakres temperatur	Bez przetwornika głowicowego	Z przetwornikiem głowicowym
-80...-40 °C (-110...-40 °F)	200 (7.87)	
-40...0 °C (-40...32 °F)	160 (6.3)	
0...250 °C (32...480 °F)	120 (4.72)	150 (5.91)
250...550 °C (480...1020 °F)	300 (11.81)	
550...1400 °C (1020...2552 °F)	450 (17.72)	

Materiał

Szyjka, osłona i wkład termometryczny

Temperatury pracy ciągłej podane w poniższej tabeli to wartości orientacyjne dla różnych materiałów dla pracy w powietrzu, bez większych obciążeń ściskających. W przypadku występowania nietypowych warunków pracy, jak np. obciążenia mechaniczne i agresywne media, maksymalne temperatury pracy mogą być znaczne niższe.

Nazwa materiału	Oznaczenie	Zalecana maks. temperatura pracy ciągłej w powietrzu	Właściwości
Części zwilżane			
AISI 316L/ 1.4404 1.4435	X2CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo18-14-3	650 °C (1 202 °F) ¹⁾	- Stal kwasoodporna austenityczna - Ogólnie wysoka odporność na korozję - Zawartość molibdenu zapewnia szczególnie wysoką odporność na korozję w atmosferach zawierających chlor, kwasowych, nieutleniających (np. kwas fosforowy i siarkowy, kwas octowy i winowy o niskim stężeniu)) - Zwiększona odporność na korozję międzykrystaliczną i wżerową - W porównaniu do stali 1.4404, 1.4435 ma nawet wyższą odporność korozyjną i niższą zawartość ferrytu delta
Stal k.o. 316Ti/ 1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	700 °C (1 292 °F) ¹⁾	- Właściwości porównywalne ze stalą AISI316L - Domieszka tytanu podnosi odporność na korozję międzykrystaliczną również po spawaniu - Szeroki zakres zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i paliwowym, jak również w przetwórstwie węgla - Może być polerowana w ograniczonym zakresie, mogą pojawiać się pasma tytanu
Inconel600/ 2.4816	NiCr15Fe	1 100 °C (2 012 °F)	- Stop niklowo/chromowy charakteryzujący się bardzo wysoką odpornością w agresywnych atmosferach utleniających i redukujących, również w wysokich temperaturach - Odporny na korozję powodowaną przez chlor gazowy i media chlorowane, jak też na wiele organicznych i nieorganicznych kwasów utleniających, wodę morską, etc. - Koroduje w wodzie ultraczystej - Nie nadaje się do stosowania w atmosferach zawierających siarkę

Nazwa materiału	Oznaczenie	Zalecana maks. temperatura pracy ciągłej w powietrzu	Właściwości
Hastelloy C276/2.4819	NiMo16Cr15W	1 100 °C (2 012 °F)	- Stop niklowy wykazujący dobrą odporność w atmosferach utleniających i redukujących, także w wysokich temperaturach - Szczególnie odporny na chlor gazowy i chlorki oraz wiele organicznych i nieorganicznych kwasów
Płaszcz (osłona)			
PTFE (Teflon)	Polytetrafluorethylen	200 °C (392 °F)	- Odporny na prawie wszystkie chemikalia - Wysoka stabilność temperaturowa
PVDF	Poli(fluorek winylidenu)	80 °C (176 °F)	- Wysoka stabilność - Bardzo dobra stabilność wymiarowa pod stałym obciążeniem - Dobre własności w niskich temperaturach
Tantal	-	250 °C (482 °F)	- Za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego, fluoru i fluorków, tantal charakteryzuje doskonała odporność na działanie większości kwasów nieorganicznych oraz roztworów soli - W powietrzu o podwyższonej temperaturze tantal jest podatny na utlenianie oraz staje się bardziej kruchy

- 1) Możliwość stosowania w ograniczonym zakresie w temperaturach do 800 °C (1472 °F) w przypadku niskich obciążeń ściskających i mediów nie powodujących korozji. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z biurem Endress+Hauser.

Komponenty

Seria przetworników temperatury

Termometry wyposażone w przetworniki serii iTEMP® stanowią kompletne, gotowe do montażu rozwiązanie, usprawniające pomiar temperatury dzięki wyższej dokładności i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika) oraz niższymi kosztami podłączenia i konserwacji.

Przetworniki głowicowe programowane za pomocą komputera PC

Zapewniają najwyższą elastyczność, zapewniając w ten sposób uniwersalność zastosowań i niskie koszty składowania. Przetworniki iTEMP® mogą być szybko i łatwo programowane za pomocą komputera PC. Endress+Hauser oferuje bezpłatne oprogramowanie do konfiguracji punktu pomiarowego, które można pobrać ze strony E+H. Więcej informacji podano w karcie katalogowej konkretnego produktu.

Programowalny przetwornik temperatury z protokołem HART®

Przetwornik ten jest dwuprzewodowym przetwornikiem z jednym lub dwoma wejściami czujników i jednym wyjściem analogowym. Komunikacja HART® umożliwia przesył skonwertowanych sygnałów z czujników rezystancyjnych i termopar, jak również sygnałów napięciowych. Może być instalowany jako urządzenie iskrobezpieczne w Strefie 1 zagrożonej wybuchem w głowicy przyłączeniowej czujnika typu B, wykonanie zgodnie z DIN EN 50446. Szybka i łatwa obsługa za pomocą komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym, Simatic PDM lub AMS. Dodatkowe informacje podano w karcie katalogowej.

Głowicowe przetworniki temperatury z interfejsem PROFIBUS® PA

Uniwersalnie programowany przetwornik głowicowy z komunikacją PROFIBUS® PA. Przetwarzanie różnych sygnałów wejściowych na cyfrowy sygnał wyjściowy. Wysoka dokładność w całym zakresie temperatur otoczenia. Szybka i łatwa obsługa, wizualizacja i diagnostyka przy użyciu komputera PC, bezpośrednio z panelu sterowania np. za pomocą oprogramowania Simatic PDM lub AMS. Dodatkowe informacje podano w karcie katalogowej.

Przetworniki głowicowe z interfejsem FOUNDATION Fieldbus™

Uniwersalnie programowany przetwornik głowicowy z komunikacją FOUNDATION Fieldbus™. Przetwarzanie różnych sygnałów wejściowych na cyfrowy sygnał wyjściowy. Wysoka dokładność w całym zakresie temperatur otoczenia. Szybka i łatwa obsługa, wizualizacja i diagnostyka przy użyciu

komputera PC, bezpośrednio z panelu sterowania np. za pomocą oprogramowania ControlCare firmy Endress+Hauser lub Konfigurator NI-FBUS firmy National Instruments. Dodatkowe informacje podano w karcie katalogowej.

Zalety przetworników iTEMP®:


- Możliwość podłączenia jednego lub dwóch czujników temperatury (opcja dla wersji HART®)
- Najwyższa niezawodność, dokładność i stabilność długoterminowa w krytycznych procesach
- Funkcje matematyczne
- Wykrywanie dryftu czujnika, funkcja zapisu danych czujnika, funkcje diagnostyk czujnika
- Dokładne dopasowanie czujnika do przetwornika za pomocą współczynników Callendar-Van Dusen


Główce przyłączeniowe


Wszystkie główce przyłączeniowe mają kształt wewnętrzny oraz wymiary zgodne z normą DIN EN 50446 i przyłącze termometru z gwintem M24x1.5 G1/2" lub 1/2" NPT. Wszystkie wymiary w mm (calach). Wymiary dławików kablowych na schematach podano dla gwintu M20x1.5. Wymiary dotyczą wersji bez zainstalowanego przetwornika głowicowego. Temperatury pracy dla wersji z zainstalowanym przetwornikiem głowicowym podano w rozdziale "Warunki pracy: środowisko".


TA30A	Dane techniczne
	■ Głowica dostępna z jednym lub dwoma wprowadzeniami przewodów ■ Stopień ochrony: IP66/68 (obudowa NEMA Type 4x) ■ Temperatura: -50...+150 °C (-58...+302 °F) bez dławika kablowego ■ Materiał: aluminium, pokrywane proszkiem poliestrowym ■ Uszczelki: silikon ■ Gwint: G 1/2", 1/2" NPT i M20x1.5; ■ Przyłącze do osłony termometru: M24x1.5 ■ Kolor głowicy: niebieski RAL 5012 ■ Kolor pokrywy: szary RAL 7035 ■ Masa: 330 g (11.64 oz) ■ Zacisk uziemienia: wewnętrzny i zewnętrzny ■ Certyfikat 3-A®


TA30A z wziernikiem wyświetlacza	Dane techniczne
	■ Głowica dostępna z jednym lub dwoma wprowadzeniami przewodów ■ Stopień ochrony: IP66/68 (obudowa NEMA Type 4x) ■ Temperatura: -50...+150 °C (-58...+302 °F) bez dławika kablowego ■ Materiał: aluminium, pokrywane proszkiem poliestrowym ■ Uszczelki: silikon ■ Gwint wprowadzenia przewodu: G 1/2", 1/2" NPT i M20x1.5 ■ Przyłącze do osłony termometru: M24x1.5 ■ Kolor głowicy: niebieski RAL 5012 ■ Kolor pokrywy: szary RAL 7035 ■ Masa: 420 g (14.81 oz) ■ Ze wskaźnikiem TID10 ■ Zacisk uziemienia: wewnętrzny i zewnętrzny ■ Certyfikat 3-A®


TA30D	Dane techniczne
	■ Głowica dostępna z jednym lub dwoma wprowadzeniami przewodów ■ Stopień ochrony: IP66/68 (obudowa NEMA Type 4x) ■ Temperatura: -50...+150 °C (-58...+302 °F) bez dławika kablowego ■ Materiał: aluminium, pokrywane proszkiem poliestrowym ■ Uszczelki: silikon ■ Gwint wprowadzenia przewodu: G ½", ½" NPT i M20x1.5 ■ Przyłącze do osłony termometru: M24x1.5 ■ Do instalacji dwóch przetworników głowicowych. W wersji standardowej jeden przetwornik jest zamontowany w pokrywie głowicy a dodatkowa listwa zaciskowa jest zainstalowana bezpośrednio na wkładzie. ■ Kolor głowicy: niebieski RAL 5012 ■ Kolor pokrywy: szary RAL 7035 ■ Masa: 390 g (13,75 oz) ■ Zacisk uziemienia: wewnętrzny i zewnętrzny ■ Certyfikat 3-A®

TA30P	Dane techniczne
	■ Stopień ochrony: IP65 ■ Temperatura maks.: -40...+120 °C (-40...+248 °F) ■ Materiał: poliamid (PA), antystatyczny ■ Uszczelki: silikon ■ Gwint wprowadzenia przewodu: M20x1.5 ■ Przyłącze do osłony termometru: M24x1.5 ■ Kolor głowicy i pokrywy: czarny ■ Masa: 135 g (4,8 oz) ■ Dostępne rodzaje ochrony umożliwiające pracę w strefach zagrożonych wybuchem: (G Ex ia) ■ Zacisk uziemienia: tylko wewnętrzny dodatkowy zacisk

TA20B	Dane techniczne
	■ Stopień ochrony: IP65 ■ Temperatura maks.: 80 °C (176 °F) ■ Materiał: poliamid (PA) ■ Wprowadzenie kabli: M20x1.5 ■ Kolor głowicy i pokrywy: czarny ■ Masa: 80 g (2,82 oz) ■ Certyfikat 3-A®

TA21E	Dane techniczne
 A0008669	- Stopień ochrony: IP65 - Temperatura maks.: 130 °C (266 °F) silikon, 100 °C (212 °F) dla uszczelek gumowych bez dławika (przestrzegać maksymalnej temperatury dławika!) - stop aluminium z pokryciem epoksydowym lub poliestrowym; uszczelka gumowa lub silikonowa pod pokrywą - Wprowadzenie kabla: M20x1.5 lub wtyczka M12x1 PA - Przyłącze osłony termometru: M24x1.5, G 1/2" lub NPT 1/2" - Kolor głowicy: niebieski RAL 5012 - Kolor pokrywy: szary RAL 7035 - Masa: 300 g (10,58 oz) - Certyfikat 3-A®


TA20J	Dane techniczne
 A0008866 * wymiary z opcjonalnym wyświetlaczem	- Stopień ochrony: IP66/IP67 - Temperatura maks.: 70 °C (158 °F) - Materiał: stal kwasoodporna 316L (1.4404), gumowa uszczelka pod pokrywą (wykonanie higieniczne) 4...20 mA4-cyfrowy, 7-segmentowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (zasilanie z pętli prądowej) - Wprowadzenie kabla: 1/2" NPT, M20x1.5 lub wtyczka M12x1 PA - Przyłącze osłony termometru: M24x1.5 lub 1/2" NPT - Kolor głowicy i pokrywy: polerowana stal k.o. - Masa: 650 g (22,93 oz) ze wskaźnikiem - Wilgotność: 25 ... 95 %, bez kondensacji - Certyfikat 3-A® Programowanie za pomocą 3 przycisków od spodu wyświetlacza.

TA20R	Dane techniczne
 A0008667	- Stopień ochrony: IP66/67 - Temperatura maks.: 100 °C (212 °F) - Materiał: stal k.o. SS 316L (1.4404) - Wprowadzenie kabla: 1/2" NPT, M20x1.5 lub wtyczka M12x1 PA - Kolor głowicy i pokrywy: polerowana stal k.o. - Masa: 550 g (19,4 oz) - Wykonanie bez silikonu (LABS – free) - Certyfikat 3-A®

Maks. temperatury otoczenia dla dławików i złączy magistral cyfrowych	
Wyszczególnienie	Zakres temperatur
Dławik ½" NPT, M20x1.5 (nie Ex)	-40...+100 °C (-40...+212 °F)
Dławik M20x1.5 (do stref zagrożenia wybuchem pyłu)	-20...+95 °C (-4...+203 °F)
Złącze magistrali cyfrowej (M12x1 PA, 7/8" FF)	-40...+105 °C (-40...+221 °F)


Konstrukcja

Wszystkie wymiary w mm (calach).



 5 Wymiary Omnigrad M TR13 oraz TC13

- | | |
|----------|--|
| 1 | Wkład z zamontowaną listwą zaciskową |
| 2 | Wkład z zainstalowanym przetwornikiem głowicowym |
| 3 | Wkład z przewodami do podłączenia przetwornika |
| 4 | Płaszcz (PTFE/PVDF) |
| 5 | Płaszcz (Tantal) |
| E | Długość szyjki wydłużającej |
| ΦD | Średnica wkładu |
| IL | Długość zabudowy wkładu |
| L | Głębokość zanurzenia |
| ΦX | Średnica osłony |

Kształt końcówki

A0019347

6 Dostępne kształty końcówek osłon (zredukowane, proste lub stożkowe). Maksymalna chropowatość powierzchni $Ra \leq 1.6 \mu\text{m}$ (62.9 μin)

Poz. Nr	Kształt końcówki, L = głębokość zanurzeniowa	Średnica wkładu
M	Zredukowana, $L \geq 70 \text{ mm}$ (2,76 in)	3 mm (0,12 in)
R	Zredukowana, $L \geq 50 \text{ mm}$ (1,97 in) ¹⁾	3 mm (0,12 in)
S	Końcówka prosta	6 mm (0,24 in)
T	Stożkowa, $L \geq 70 \text{ mm}$ (2,75 in) ¹⁾	3 mm (0,12 in)
W	Stożkowa DIN43772-3G, $L \geq 90 \text{ mm}$ (3,54 in) ¹⁾	6 mm (0,24 in)

1) nie dla Hastelloy® C276/2.4819 oraz Inconel600

Płaszcz (osłona)

Dla osłon termometrycznych z prostą końcówką i o średnicy 11 mm (PTFE/Tantal) oraz 12 mm (PVDF) (0.43 i 0.47 in), dostępne są płaszcze wykonane z PTFE (Teflon®), PVDF lub Tantanu. Zewnętrzna średnica osłony z płaszczem wyniesie 15 mm dla PTFE, 16 mm dla PVDF (0.6 i 0.63 in) oraz 12 mm (0.47 in) dla Tantanu. Nieznacznie wydłuży się głębokość zanurzeniowa L również ze względu na różnice w rozszerzalności temperaturowej płaszcza i osłony. W górnej części płaszcza znajduje się dysk wykonany z tego samego materiału, który umieszcza się pomiędzy kołnierzem i przeciwkołnierzem.

Wkład pomiarowy

W zależności od zastosowania dostępne są różne wkłady pomiarowe:

RTD													
Wybór w kodzie zamówieniowym	A	B	C	F	G	2	3	6	7	S	T	U	V
Typ czujnika; podłączenie	1x Pt100 WW; 3-przewo dowe	2x Pt100 WW; 3-przewo dowe	1x Pt100 WW; 4-przewo dowe	2x Pt100 WW; 3-przewo dowe	1x Pt100 WW; 4-przewo dowe	1x Pt100 TF; 3-przewo dowe	1x Pt100 TF; 4-przewo dowe	1x Pt100 TF; 3-przewo dowe	1x Pt100 TF; 4-przewo dowe	1x Pt100 TF; 3-przewo dowe	1x Pt100 TF; 4-przewo dowe	1x Pt100 TF; 3-przewo dowe	1x Pt100 TF; 4-przewo dowe
Odporność końcówki wkładu na drgania	standardowa do 3g					podwyższona do 4g				iTHERM® StrongSens® odporność na drgania > 60g			
Zakres pomiarowy; klasa dokładności w zakresie	-200...600 °C; kl. A, -200...600 °C			-200...600 °C; kl. AA, 0...250 °C		-50...400 °C; kl. A, -50...250 °C		-50...400 °C; kl. AA, 0...150 °C		-50...500 °C; kl. A, -30...300 °C		-50...500 °C; kl. AA, 0...200 °C	
Typ wkładu	TPR100									iTHERM® TS111			
Średnica	ø 3 mm (0,12 in) lub ø 6 mm (0,24 in), w zależności od wybranego kształtu końcówki osłony									ø6 mm (0,24 in)			


TC [termopara]				
Wybór w kodzie zamówieniowym	A	B	E	F
Typ czujnika; materiał	1x K; INCONEL600	2x K; INCONEL600	1x J; 316L	2x J; 316L
Zakres pomiarowy zgodnie z:				
DIN EN 60584	-40...1 200 °C		-40...750 °C	
ANSI MC 96.1	0...1 250 °C		0...750 °C	
TC standard, dokładność	IEC 60584-2; klasa 1 ASTM E230-03; specjalna			
Typ wkładu	TPC100			
Średnica	ϕ 3 mm (0,12 in) lub ϕ 6 mm (0,24 in), w zależności od wybranego kształtu końcówki osłony			

Masa

W zakresie 1,5...3,5 kg (3,3...7,7 lb) dla wykonania standardowych.

Przyłącze technologiczne

Poniższy rysunek przedstawia podstawowe wymiary dostępnych kołnierzy.

Kołnierz	
	
Szczegółowe informacje na temat wymiarów kołnierzy znajdują się w normach: ■ ANSI/ASME B16.5 ■ ISO 7005-1 ■ EN 1092-1 ■ JIS B 2220 : 2004	
Materiał kołnierza musi być taki sam jak materiał z którego wykonana jest osłona. Z tego powodu dostępne są połączenia wykonane zarówno ze stali k.o. 316L/1.4404 jak i 316Ti/1.4571. Wykonania z Hastelloy® posiadają kołnierze ze stali k.o. 316L/1.4404 z dyskiem wykonanym z Hastelloy® na powierzchni mającej kontakt z mierzonym medium. W przypadku osłon z PVDF/PTFE/Tantalu dostarczany jest dodatkowy płaszcz z dyskiem w jego górnej części. Standardowa chropowatość powierzchni przylg kołnierzy zawiera się w zakresie 3,2...6,4 μm (Ra). Inne typy kołnierzy mogą być dostarczone na życzenie.	

Części zamienne

- Osłona TW13 jest dostępna jako część zamienna → 26
- Płaszcz (TA730) jest dostępny jako część zamienna → 26
- Zestaw uszczelek M24x1.5, aramid+NBR (Nr zamówieniowy 60001329) jest dostępny jako część zamienna
- Wkład pomiarowy RTD jest dostępny jako część zamienna TPR100 → 26
- Wkład pomiarowy iTHERM® StrongSens jest dostępny jako część zamienna TS111 → 26
- Wkład pomiarowy z termoparą TC jest dostępny jako część zamienna TPC100 → 26

Wkłady są wykonywane z przewodów w izolacji mineralnej (MgO) z osłoną wykonaną ze stali AISI316L/1.4404 (RTD) lub Inconel600 (TC).

W razie zapotrzebowania na części zamienne, należy skorzystać z równania:


$$\text{Długość wkładu IL} = E + L + 10 \text{ mm (0.4 in)}$$

Podłączenie elektryczne




Schematy połączeń
czujników rezystancyjnych
temperatury

Typ podłączenia czujnika

Przetwornik głowicowy TMT18x (1 kanał wejściowy)




Zasilanie przetwornika
głowicowego i wyjście
analogowe 4...20 mA
lub podłączenie do sieci




A0016433-PL

Przetwornik głowicowy TMT8x (2 kanały wejściowe)


Wejście czujnika 2
RTD 3-wire



Wejście czujnika 1
RTD 4- and 3-wire



Podłączenie do sieci
i napięcie zasilania




Przyłącze wyświetlacza

A0008848-PL


Listwa zaciskowa na bloku ceramicznym

1 x Pt100




Podłączenie 4-przewodowe

1 x Pt100



Podłączenie 3-przewodowe

2 x Pt100





Podłączenie 3-przewodowe



A0008591-PL

Schematy połączeń dla
termopar TC

Kolory przewodów terompar

Zgodne z IEC 60584	Zgodne z ASTM E230
- Typu J: czarny (+), biały (-) - Typu K: zielony (+), biały (-)	- Typu J: biały (+), czerwony (-) - Typu K: żółty(+), czerwony (-)

Przetwornik głowicowy TMT18x (1 kanał wejściowy)	Przetwornik głowicowy TMT8x (2 kanały wejściowe)
Zasilanie przetwornika głowicowego i wyjście 4...20 mA lub podłączenie magistrali  A0012698-PL	Wejście czujnika 2 TC Wejście czujnika 1 TC Podłączenie magistrali i zasilania  Złącze wyświetlacza A0012699-PL


Listwa zaciskowa na bloku ceramicznym	
1 x TC	2 x TC
	
A0012700	

Warunki montażowe

Pozycja pracy

Dowolna.

Wskazówki montażowe



A0010447

 7 Przykładowe sposoby montażu

A-B W rurociągach o małej średnicy końcówka termometru powinna sięgać lub nieznacznie przekraczać oś symetrii rury ($=L$).


C-D Montaż pod kątem.

Głębokość zanurzenia termometru wpływa na dokładność pomiaru. Jeżeli głębokość zanurzenia jest za mała, to błędy pomiarowe są spowodowane przewodzeniem ciepła przez przyłącze technologiczne oraz ścianki zbiornika. W przypadku zabudowy w rurociągu, głębokość zanurzenia musi wynosić co najmniej połowę średnicy rurociągu. Innym rozwiązaniem może być montaż kątowy (patrz poz. C i D). Przy ustalaniu głębokości zanurzenia należy uwzględnić wszystkie parametry termometru oraz mierzonego procesu (np. prędkość przepływu, ciśnienie procesowe).

- Możliwości zabudowy: rurociągi, zbiorniki oraz inne elementy instalacji technologicznych
- Zalecana minimalna głębokość zanurzeniowa: 80...100 mm (3,15...3,94 in)
Głębokość zanurzeniowa powinna odpowiadać przynajmniej 8-krotności średnicy osłony termometrycznej. Przykład: średnica osłony 12 mm (0,47 in) x 8 = 96 mm (3,8 in). Zalecana jest standardowa długość zanurzeniowa wynosząca 120 mm (4,72 in).
- Dopuszczenie ATEX: zawsze należy uwzględniać przepisy dotyczące montażu!

Długość szyjki wydłużającej

Szyjka to element znajdujący się pomiędzy przyłączem technologicznym a głowicą przyłączeniową. Jak pokazano na poniższym rysunku, długość szyjki może mieć wpływ na temperaturę głowicy. Temperatura ta musi pozostać w granicach wartości dopuszczalnych określonych w sekcji "Warunki pracy".



A0019295-PL

- 8 Nagrzewanie się głowicy przyłączeniowej spowodowane temperaturą procesu. Temperatura w głowicy = temperatura otoczenia 20 °C (68 °F) + ΔT

Certyfikaty i dopuszczenia

Znak CE	Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji obsługi spełnia wymagania prawne Unii Europejskiej. Endress+Hauser potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku CE.
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem	Dodatkowe informacje o dostępnych wersjach Ex (ATEX, CSA, FM itd.) można uzyskać w biurze Endress+Hauser. Wszystkie dane dotyczące stref zagrożonych wybuchem podano w oddzielnej „Dokumentacji Ex”.
Inne normy i zalecenia	■ EN 60079: Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem ■ IEC 60529: Stopień ochrony obudowy (kod IP) ■ IEC 61010-1: Metody zabezpieczeń przyrządów elektrycznych przeznaczonych do pomiarów, sterowania, regulacji i procedur laboratoryjnych. ■ IEC 60751: Przemysłowe termometry rezystancyjne z platynowym czujnikiem temperatury ■ IEC 60584 and ASTM E230/ANSI MC96.1: Termopary ■ DIN 43772: Osłony termometryczne ■ DIN EN 50446: Głowice łączeniowe ■ IEC 61326-1: Kompatybilność elektromagnetyczna (Wymagania EMC)
Dyrektywa ciśnieniowa PED	Termometr jest zgodny z Art. 3 ust. 3 dyrektywy ciśnieniowej (97/23/WE) i nie posiada oddzielnego oznakowania.
Certyfikat materiałowy	Certyfikat materiałowy 3.1 (zgodnie z EN 10204) dostępny na życzenie. Forma uproszczona certyfikatu zawiera uproszczoną deklarację, bez załączników w postaci dokumentów dotyczących materiałów użytych do budowy pojedynczego czujnika, ale zapewnia identyfikowalność materiałów poprzez numer identyfikacyjny termometru. Dane dotyczące pochodzenia materiałów można w razie potrzeby zamówić dodatkowo.
Testy osłon termometrycznych	Testy ciśnieniowe osłon termometrycznych są wykonywane zgodnie ze specyfikacją określoną w normie DIN 43772. W przypadku osłon ze stożkową lub zredukowaną końcówką, które nie są zgodne z tym standardem testy wykonywane są przy ciśnieniu określonym dla odpowiadających osłon prostych. Czujniki przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem są w czasie badań zawsze poddawane porównawczym testom ciśnieniowym. Na życzenie mogą zostać przeprowadzone również testy według innych specyfikacji. Testy penetracyjne z użyciem cieczy służą do zweryfikowania jakości spawów osłony termometrycznej.
Raport z testów i kalibracji	"Kalibracja fabryczna" termometrów jest wykonywana wg wewnętrznych procedur w laboratorium Endress+Hauser, akredytowanym przez Europejską Organizację Akredytacji (EA) wg ISO/IEC 17025. Kalibracje wykonywane wg wytycznych EA (Kalibracja SIT/Accredia lub DKD/DAkks) mogą być zamówione opcjonalnie. Kalibracja jest wykonywana dla wkładu termometru. W przypadku termometrów bez wkładu, kalibracja jest wykonywana dla całego termometru - od przyłącza technologicznego po końcówkę termometru.

Informacje dotyczące zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać w następujących miejscach:

- W konfiguratorze produktu na stronie internetowej Endress+Hauser: www.endress.com → Wybierz Kraj → Aparatura kontrolno-pomiarowa → Wybierz przyrząd → Funkcja strony o produkcie: Konfiguruj produkt
- W Twoim Centrum Sprzedaży Endress+Hauser : www.endress.com/worldwide



Konfigurator produktu - narzędzie do indywidualnej konfiguracji produktu

- Najnowsze dane konfiguracji
- Bezpośrednie wprowadzenie informacji dotyczących punktu pomiarowego takich jak: zakres pomiarowy lub język obsługi, w zależności od przyrządu
- Automatyczna weryfikacja kryteriów wykluczenia
- Automatyczne tworzenie kodu zamówieniowego oraz jego opisu w plikach PDF lub Excel
- Możliwość złożenia zamówienia bezpośrednio w sklepie internetowym Endress+Hauser

Akcesoria

Dostępne są różnorodne akcesoria dla czujnika pomiarowego i przetwornika. Szczegółowe informacje oraz kody zamówieniowe można uzyskać w Biurze Handlowym Endress+Hauser lub w na stronie produktowej serwisu Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com.

Akcesoria do komunikacji	Zestaw konfiguracyjny TXU10	Zestaw konfiguracyjny dla przetworników programowalnych za pomocą komputera PC z oprogramowaniem konfiguracyjnym i kablem USB do komputera Kod zamówieniowy: TXU10-xx
	Modem Commubox FXA195 HART	Umożliwia iskrobezpieczną komunikację HART poprzez interfejs USB w celu zdalnej obsługi za pomocą oprogramowania FieldCare.  Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00404F
	Modem Commubox FXA291	Modem Commubox FXA291 umożliwia podłączenie przyrządów Endress+Hauser wyposażonych w interfejs CDI (= Common Data Interface Endress+Hauser) do portu USB komputera lub notebooka.  Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00405C
	Konwerter HART HMX50	Służy do odczytu i konwersji dynamicznych zmiennych procesowych HART na analogowe sygnały prądowe lub sygnały wartości granicznych.  Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00429F i instrukcja obsługi BA00371F
	Wireless HART adapter SWA70	Służy do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniem obiektowym Adapter WirelessHART może być łatwo zintegrowany z urządzeniami obiektowymi i istniejącą infrastrukturą. Zapewnia ochronę danych i bezpieczeństwo transmisji. Może być stosowany równolegle z innymi sieciami bezprzewodowymi, bez konieczności prowadzenia okablowania do miejsc trudnodostępnych.  Dodatkowe informacje, patrz instrukcja obsługi BA061S
	Obiektowy serwer sieciowy FXA320 Fieldgate	Obiektowy serwer sieciowy umożliwiający zdalne monitorowanie przyrządów obiektowych (4-20 mA) przez standardową przeglądarkę internetową.  Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00025S i instrukcja obsługi BA00053S
	Obiektowy serwer sieciowy FXA520 Fieldgate	Obiektowy serwer sieciowy umożliwiający zdalną diagnostykę i konfigurację podłączonych urządzeń HART poprzez standardową przeglądarkę internetową.  Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00025S i instrukcja obsługi BA00051S
	Komunikator Field Xpert SFX100	Komunikator ręczny do zdalnej parametryzacji oraz odczytu wyników pomiaru poprzez wyjście prądowe 4...20 mA HART.  Dodatkowe informacje, patrz instrukcja obsługi BA00060S

Akcesoria do zdalnej konfiguracji, obsługi i diagnostyki

Akcesoria	Opis
Applicator	Oprogramowanie wspomagające dobór i konfigurację przyrządów pomiarowych przepływu Endress+Hauser: - Obliczanie wszystkich niezbędnych parametrów umożliwiających optymalny dobór przyrządu: m.in. średnicy nominalnej, spadku ciśnienia, dokładności lub przyłączy technologicznych. - Graficzna prezentacja wyników obliczeń Zarządzanie, dokumentowanie i dostęp do wszystkich danych projektowych i parametrów przez cały czas realizacji projektu. Program Applicator można uzyskać: - Ze strony internetowej: https://wapps.endress.com/applicator - Zamawiając wersję na dysku CD-ROM w celu instalacji na lokalnym komputerze PC.

Konfigurator ^{+temperature}	Oprogramowanie do doboru i konfiguracji produktu odpowiednio do zadania pomiarowego. Proces projektowania wspomagany jest przez szczegółową prezentację graficzną. Zawiera obszerną bazę wiedzy oraz narzędzia obliczeniowe: ▪ Kompetentny dobór rozwiązania do pomiaru temperatury ▪ Szybkie i łatwe projektowanie punktów pomiaru temperatury ▪ Idealne narzędzie do projektowania punktów pomiaru temperatury dla różnych branż przemysłu Oprogramowanie Configurator jest dostępne: Zamówiony w biurach Endress+Hauser na płycie CD-ROM do instalacji na lokalnym komputerze PC.
W@M	Zarządzanie cyklem życia instalacji Platforma W@M oferuje bogatą gamę aplikacji obsługujących proces od planowania do montażu, uruchomienia i obsługi przyrządów pomiarowych. Wszystkie informacje dotyczące danego urządzenia, jak np. status, części zamienne i dokumentacja, są dostępne dla każdego urządzenia przez cały cykl życia. Aplikacja zawiera już dane Państwa urządzeń produkcji Endress+Hauser. Endress+Hauser zajmuje się również utrzymaniem i aktualizacją bazy danych. Oprogramowanie W@M można uzyskać: ▪ Ze strony internetowej: www.endress.com/lifecyclemanagement ▪ Zamawiając wersję na dysku CD-ROM w celu instalacji na lokalnym komputerze PC.
FieldCare	FieldCare jest oprogramowaniem Endress+Hauser do zarządzania aparaturą obiektową (Plant Asset Management Tool), opartym na standardzie FDT. Narzędzie to umożliwia konfigurację wszystkich inteligentnych urządzeń obiektowych w danej instalacji oraz wspiera zarządzanie nimi. Dzięki komunikatom statusu zapewnia również efektywną kontrolę ich stanu funkcjonalnego.  Szczegółowe informacje, patrz instrukcje obsługi BA00027S i BA00059S

Elementy układu pomiarowego

Akcesoria	Opis
Wskaźnik obiektowy RIA16	Wskaźnik obiektowy rejestruje analogowy sygnał pomiarowy z przetwornika głowicowego i wyświetla jego wartość na wyświetlaczu. Bieżąca wartość pomiarowa jest reprezentowana cyfrowo na wyświetlaczu LCD oraz jako wskaźnik słupkowy z sygnalizacją przekroczenia wartości granicznej. Wskaźnik pracuje w pętli prądowej 4...20 mA i jest z niej zasilany.  Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00144R/31/pl
RN221N	Bariera aktywna z zasilaczem do separacji galwanicznej sygnałowych obwodów prądowych 4-20 mA. Zapewnia dwukierunkową komunikację HART z inteligentnymi przetwornikami pomiarowymi.  Szczegółowe informacje, patrz karta katalogowa TI00073R i instrukcja obsługi BA00202R
Zasilacz RNS221	Zasilacz służy do zasilania 2-przewodowych czujników lub przetworników pomiarowych. Przeznaczony jest wyłącznie do pracy w strefach niezagrożonych wybuchem. Zasilacz wyposażony jest w interfejs HART umożliwiający dwukierunkową komunikację z inteligentnymi przetwornikami.  Szczegółowe informacje, patrz karta katalogowa TI00081R i instrukcja obsługi KA00110R

Dokumentacja uzupełniająca

Karta katalogowa

- iTEMP® Głowicowe przetworniki temperatury
 - TMT180, jednokanałowy, programowalny przetwornik temperatury do czujników Pt100 (TI088R/31/pl)
 - PCP TMT181, jednokanałowy, programowalny przetwornik temperatury do czujników, RTD, TC, Ω, mV (TI00070R/31/pl)
 - HART® TMT182, jednokanałowy przetwornik temperatury do termometrów rezystancyjnych, termopar, przetworników rezystancyjnych, napięciowych (TI078R/31/pl)
 - HART® TMT82, Dwukanałowy przetwornik temperatury do termometrów rezystancyjnych, termopar, przetworników rezystancyjnych, napięciowych (TI01010T/31/pl)
 - PROFIBUS® PA TMT84, Dwukanałowy przetwornik temperatury do termometrów rezystancyjnych, termopar, przetworników rezystancyjnych, napięciowych (TI00138R/09/pl)
 - FOUNDATION Fieldbus™ TMT85, Dwukanałowy przetwornik temperatury do termometrów rezystancyjnych, termopar, przetworników rezystancyjnych, napięciowych (TI00134R/09/en)
- Wkłady termometryczne:
 - Rezystancyjny wkład termometryczny Omniset TPR100 (TI268t/31/pl)
 - Wkład termometryczny z termoparą Omniset TPC100 (TI278t/31/pl)
 - iTHERM® Wkład termometryczny TS111 do montażu w osłonach (TI01014T/31/pl)
- Osłony termometryczne i płaszcze na osłony:
 - Osłony termometryczne do czujników temperatury Omnigrad M TW13 (TI00264T/02/pl)
 - Płaszcz ochronny Omnigrad TA730 (TI233t/02/en)
- Akcesoria uzupełniające:
 - Bariera aktywna RN221N, do zasilania przetworników dwuprzewodowych (TI073R/31/pl)
 - Wskaźnik obiektowy RIA16, zasilany z pętli sygnałowej 4...20 mA (TI00144R/31/pl)

Dokumentacja uzupełniająca ATEX:

- Termometry RTD/TC Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx, ATEX II 1GD lub II 1/2GD Ex ia IIC T6...T1 (XA00072R/09/a3)
- Omnigrad TRxx, Omniset TPR100, TET10x, TPC100, TEC10x ATEX II 3GD EEx nA (XA00044r/09/a3)
- Wkłady termometryczne Omniset TPR100, TPC100, ATEX/IECEx Ex ia (XA00100T/09/a3)

www.addresses.endress.com
