

Informazioni tecniche

Memosens CCS50E

Sensore digitale con tecnologia Memosens per la misura del biossido di cloro



Applicazione

Il sensore di biossido di cloro Memosens CCS50E per costruttori e clienti finali di scivoli consente la misura affidabile in:

- Acqua di raffreddamento e applicazioni - per evitare la crescita di agenti patogeni e biofilm
- Acqua di processo - per imballaggi e imbottigliamenti igienici e sicuri nell'industria alimentare
- Impianti di bevande e per l'osmosi inversa - per garantire l'assenza di biossido di cloro
- Acqua potabile - per garantire una disinfezione sufficiente

Vantaggi

- Ampio campo di misura: dalla misura di tracce fino alle concentrazioni di biossido di cloro di 200 mg/l.
- Facile installazione: il sensore può essere installato nell'armatura a deflusso modulare Flowfit CYA27 o in un'armatura di immersione. Il tempo di polarizzazione migliorato consente una rapida messa in servizio.
- Il tempo di risposta rapido assicura un'accurata panoramica del processo e consente di reagire tempestivamente ai cambiamenti, oltre ad assicurare un controllo di processo efficiente.
- Maggiore sicurezza del processo: accuratezza e stabilità a lungo termine delle misure garantiscono un monitoraggio costante del processo e consentono il dosaggio minimo possibile delle concentrazioni di biossido di cloro.
- Maggiore disponibilità dell'impianto grazie alla rapida sostituzione del sensore: con la tecnologia Memosens 2.0, il sensore può essere preparato in laboratorio e sostituito nel processo utilizzando il plug & play.
- Facilità di combinazione con altri parametri rilevanti grazie alla connessione al trasmettitore multiparametro Liquiline.

Altri vantaggi offerti dalla tecnologia Memosens

- Massima sicurezza di processo
- Sicurezza dei dati grazie alla trasmissione digitale
- Semplicità operativa poiché i dati del sensore sono salvati direttamente nel sensore
- Possibilità di eseguire la manutenzione predittiva, registrando i dati di carico del sensore nel sensore stesso

Indice

Funzionamento e struttura del sistema	3	Fornitura	11
Principio di misura	3	Accessori	11
Principio di funzionamento	3	Kit di manutenzione CCV05	11
Sensibilità trasversale	3	Accessori specifici del dispositivo	12
Sistema di misura	3		
Garanzia di funzionamento	4		
Ingresso	5		
Variabili misurate	5		
Campo di misura	5		
Segnale di corrente	5		
Alimentazione	5		
Connessione elettrica	5		
Caratteristiche prestazionali	5		
Condizioni operative di riferimento	5		
Tempo di risposta	5		
Tempo di polarizzazione	6		
Risoluzione del valore misurato del sensore	6		
Errore di misura	6		
Ripetibilità	6		
Pendenza nominale	6		
Deriva a lungo termine	6		
Vita operativa dell'elettrolita	6		
Consumo intrinseco	6		
Montaggio	6		
Orientamento	6		
Profondità di immersione	7		
Istruzioni di installazione	7		
Ambiente	9		
Temperatura ambiente	9		
Temperatura di immagazzinamento	9		
Grado di protezione	9		
Processo	9		
Temperatura di processo	9		
Pressione di processo	9		
Campo di pH	9		
Conducibilità	10		
Portata	10		
Portata	10		
Costruzione meccanica	10		
Dimensioni	10		
Peso	10		
Materiali	10		
Specifiche cavi	10		
Certificati e approvazioni	11		
Informazioni per l'ordine	11		
Pagina del prodotto	11		
Configuratore prodotto	11		

Funzionamento e struttura del sistema

Principio di misura

I livelli di biossido di cloro sono determinati secondo il principio di misura amperometrico.

Il biossido di cloro (ClO_2) contenuto nel fluido si diffonde attraverso la membrana del sensore e viene ridotto in ioni cloruro (Cl^-) in corrispondenza dell'elettrodo di misura. Sul controelettrodo, l'argento si ossida trasformandosi in cloruro di argento. La cessione di elettroni dall'elettrodo di misura e l'accettazione di elettroni sul controelettrodo generano una corrente proporzionale alla concentrazione di biossido di cloro nel fluido. Questo processo non dipende dal valore di pH per un ampio campo.

Il trasmettitore utilizza il segnale in corrente per calcolare la variabile misurata per la concentrazione in mg/l (ppm).

Principio di funzionamento

Il sensore comprende:

- Corpo membrana (camera di misura con membrana)
- Corpo del sensore con controelettrodo di ampia superficie ed elettrodo di misura affogato in materiale plastico

Gli elettrodi sono immersi in un elettrolita, separato dal fluido mediante una membrana. La membrana evita le perdite di elettrolita e la penetrazione di contaminanti.

Il sistema di misura è tarato mediante una misura di confronto colorimetrica in conformità al metodo con DPD per biossido di cloro. Il valore di taratura determinato viene inserito nel trasmettitore.


Sensibilità trasversale

- Si hanno sensibilità incrociate per: cloro libero, ozono, bromo libero.
- Non si presentano sensibilità incrociate per: H_2O_2 , acido peracetico.

Sistema di misura

Un sistema di misura completo comprende:

- Sensore di disinfezione CCS50E (coperto da membrana, $\varnothing 25$ mm) con adattatore di montaggio appropriato
- Armatura a deflusso Flowfit CYA27
- Cavo di misura CYK10, CYK20
- Trasmettitore, ad es Liquiline CM44x con firmware adattatore di installazione o superiore o CM44xR con firmware 01.13.00 o superiore
- In opzione: cavo di estensione CYK11
- In opzione: interruttore di prossimità
- Opzionale: armatura ad immersione Flexdip CYA112
- Opzionale: sensore di pH CPS31E



A0044943

1 Esempio di sistema di misura

- 1 Trasmettitore Liquiline CM44x o CM44xR
- 2 Cavo per interruttore induttivo
- 3 Cavo per luce di stato su armatura
- 4 Armatura a deflusso Flowfit CYA27
- 5 Valvola di campionamento
- 6 Sensore di disinfezione Memosens CCS50E (coperto da membrana, $\varnothing 25$ mm)
- 7 Cavo di misura CYK10
- 8 Cavo di alimentazione Liquiline CM44x o CM44xR

Garanzia di funzionamento

Affidabilità

Memosens

Con Memosens, il punto di misura è più sicuro e affidabile:

- Isolamento galvanico ottimale grazie alla trasmissione del segnale digitale senza contatto
- Impermeabile alla polvere e all'acqua (IP 68)
- Il sensore può essere tarato in laboratorio migliorando quindi la disponibilità del punto di misura nel processo
- Elettronica a sicurezza intrinseca che consente un funzionamento senza problemi in area pericolosa.
- Manutenzione predittiva grazie alla registrazione dei dati nel sensore, ad esempio:
 - Ore di funzionamento totali
 - Ore di funzionamento con valori misurati ai limiti del campo di misura
 - Ore di funzionamento con alte temperature
 - Cronologia delle tarature

Semplicità di manutenzione

Facilità di gestione

I sensori con tecnologia Memosens sono dotati di un'elettronica integrata, che archivia dati di taratura e altre informazioni (ad es. ore di funzionamento totali o in condizioni di misura estreme). Una volta collegato il sensore, i dati del sensore sono trasferiti automaticamente al trasmettitore e utilizzati per calcolare il valore misurato corrente. Dal momento che i dati di taratura sono salvati nel sensore, quest'ultimo può essere tarato e regolato in maniera indipendente dal punto di misura.

Risultato:

- La taratura, eseguita in modo semplice in laboratorio in condizioni esterne ottimali, è di maggiore qualità.
- La sostituzione dei sensori pretarati è semplice e rapida, consentendo un miglioramento sensibile della disponibilità del punto di misura.
- La disponibilità dei dati del sensore consente di definire con precisione gli intervalli di manutenzione e rende possibile la manutenzione predittiva.
- La cronologia del sensore può essere documentata con supporti di archiviazione esterni e programmi di valutazione.
- Il campo di misura del sensore può essere determinato in base a questa cronologia.

Sicurezza

Sicurezza dei dati grazie alla trasmissione digitale

La tecnologia Memosens digitalizza i valori misurati nel sensore e trasmette i dati al trasmettitore mediante una connessione senza contatto, non soggetta a interferenze. Risultato:

- Messaggio di errore automatico in caso di guasto del sensore o di interruzione della connessione tra sensore e trasmettitore
- Il rilevamento immediato degli errori aumenta la disponibilità del punto di misura


Ingresso

Variabili misurate	Biossido di cloro (ClO ₂) Temperatura	[mg/l, µg/l, ppm, ppb] [°C, °F]
Campo di misura	CCS50E-**11AD** CCS50E-**11BF** CCS50E-**11CJ**	0 ... 5 mg/l (ppm) ClO ₂ 0 ... 20 mg/l (ppm) ClO ₂ 0 ... 200 mg/l (ppm) ClO ₂
Segnale di corrente	CCS50E-**11AD** CCS50E-**11BF** CCS50E-**11CJ**	135 ... 250 nA per 1 mg/l (ppm) ClO ₂ 35 ... 65 nA per 1 mg/l (ppm) ClO ₂ 4 ... 8 nA per 1 mg/l (ppm) ClO ₂


Alimentazione

Connessione elettrica

è collegato elettricamente al trasmettitore mediante il cavo Memosens dati CYK10 o il cavo di misura CYK20.



2 Cavo di misura CYK10



3 Cavo dati CYK10 con connettore elettrico M12

Caratteristiche prestazionali

Condizioni operative di riferimento	Temperatura Valore di pH Portata Fluido privo di ClO ₂	20 °C (68 °F) pH 6...7 40...60 cm/s Acqua deionizzata
Tempo di risposta	T ₉₀ < 15 s (al termine della polarizzazione)	

Tempo di polarizzazione	Messa in servizio iniziale	45 min
	Nuova messa in servizio	20 min
Risoluzione del valore misurato del sensore	CCS50E-**11AD**	0,03 µg/l (ppb) ClO ₂
	CCS50E-**11BF**	0,13 µg/l (ppb) ClO ₂
	CCS50E-**11CJ**	1,10 µg/l (ppb) ClO ₂
Errore di misura	LOD (limit of detection) ¹⁾ LOQ (limit of quantification, soglia di quantificazione)	
	CCS50E-**11AD**	0,0007 mg/l (ppm) 0,002 mg/l (ppm)
	CCS50E-**11BF**	0,0013 mg/l (ppm) 0,004 mg/l (ppm)
	CCS50E-**11CJ**	0,0083 mg/l (ppm) 0,025 mg/l (ppm)
	1) Basato sulla norma ISO 15839. L'errore di misura comprende tutte le incertezze del sensore e del trasmettitore (sistema gli elettrodi). Non include tutte le incertezze causate dal materiale di riferimento e dalle eventuali regolazioni eseguite.	
Ripetibilità	CCS50E-**11AD**	0,002 mg/l (ppm)
	CCS50E-**11BF**	0,007 mg/l (ppm)
	CCS50E-**11CJ**	0,025 mg/l (ppm)
Pendenza nominale	CCS50E-**11AD**	195 nA per 1 mg/l (ppm) ClO ₂
	CCS50E-**11BF**	50 nA per 1 mg/l (ppm) ClO ₂
	CCS50E-**11CJ**	6 nA per 1 mg/l (ppm) ClO ₂
Deriva a lungo termine	< 1% al mese (valore medio, determinato durante il funzionamento a concentrazioni variabili e alle condizioni di riferimento)	
Vita operativa dell'elettrolita	con 10 % del campo di misura e 20 °C	2 anni
	con 50 % del campo di misura e 20 °C	1 anno
	con concentrazione massima e 55 °C	60 giorni
Consumo intrinseco	Il consumo intrinseco di biossido di cloro sul sensore è trascurabile.	

Montaggio


Orientamento

AVVISO

Non installare in posizione capovolta!

L'efficienza del sensore non risulterebbe compromessa perché non verrebbe garantita la pellicola di elettrolita sull'elettrodo di misura.

- ▶ Installare il sensore in un'armatura, un supporto o una connessione al processo adatta con un'inclinazione di almeno 15° dal piano orizzontale.
- ▶ Altri angoli di inclinazione non sono consentiti.
- ▶ Rispettare le indicazioni per l'installazione del sensore, riportate nelle Istruzioni di funzionamento dell'armatura utilizzata.



A Orientamento consentito
 B Orientamento non corretto

Profondità di immersione Almeno 50 mm (1,97 in).
 Questo corrisponde al segno (▼) sul sensore.


Istruzioni di installazione **Preparazione del sensore**

Rimozione del cappuccio di protezione dal sensore


AVISO

Una pressione negativa danneggia il corpo membrana del sensore

- ▶ Quando viene fornito al cliente e durante lo stoccaggio, il sensore è dotato di un cappuccio di protezione.
- ▶ Allentare la parte superiore del cappuccio di protezione ruotandolo.



- ▶ Rimuovere con attenzione il cappuccio di protezione dal sensore.




A0034350

Installazione del sensore nell'armatura Flowfit CYA27

Il sensore può essere installato nell'armatura a deflusso Flowfit CYA27. Oltre all'installazione del sensore di biossido di cloro, questa armatura consente anche il controllo simultaneo di altri sensori e il monitoraggio della portata.

Durante l'installazione considerare quanto segue:

- ▶ Garantire una portata minima al sensore 15 cm/s (0,49 ft/s) e una portata volumetrica minima dell'armatura (5 l/h o 30 l/h).
- ▶ Se il fluido è ricondotto in una vasca di troppopieno, in un tubo o similare, la contropressione risultante sul sensore non deve superare 1 bar relativ (14,5 psi relativ) (2 bar abs. (29 psi abs.)) e deve rimanere costante.
- ▶ Evitare la pressione negativa sul sensore, ad es. dovuta al fluido che ritorna al lato di aspirazione di una pompa.
- ▶ Per evitare depositi, l'acqua molto contaminata deve essere anche filtrata.



A0043536

1 Tappo cieco e O-ring

Installazione del sensore in armature a deflusso

Se si utilizza un'altra armatura a deflusso, verificare che:

- ▶ Venga garantita una velocità di deflusso minima di 15 cm/s (0,49 ft/s) alla membrana.

- ▶ La direzione del flusso sia verso l'alto. Le bolle d'aria trasportate vengano eliminate in modo che non si raggruppino davanti alla membrana.
- ▶ La membrana sia deve essere a flusso diretto.

Installazione del sensore nell'armatura a@@ immersione CYA112

In alternativa, il sensore può essere installato in un'armatura a immersione con un attacco filettato G1".



Istruzioni di installazione aggiuntive sono reperibili nelle Istruzioni di funzionamento dell'armatura: www.endress.com/cya112



Per informazioni dettagliate sull'installazione del sensore nell'armatura Flexdip CYA112, consultare le Istruzioni di funzionamento dell'armatura www.endress.com/cya112

Istruzioni di funzionamento BA00432C

Ambiente

Temperatura ambiente -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Temperatura di immagazzinamento	Immagazzinamento prolungato fino a 2 anni (massimo)		Stoccaggio fino a 48 h (max.)	
	Con elettrolita	0 ... 35 °C (32 ... 95 °F) (in assenza di congelamento)		35 ... 55 °C (95 ... 131 °F)
	Senza elettrolita	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)		

Grado di protezione IP68 (1,8 m (5,91 ft) colonna d'acqua per oltre 7 giorni a 20 °C (68 °F)

Processo

Temperatura di processo 0...55 °C (32...130 °F), in assenza di congelamento

Pressione di processo

La pressione in ingresso dipende dal relativo raccordo e dall'installazione.

Le misure possono essere eseguite con un'uscita libera.

Il sensore funziona con pressioni di processo fino a 1 bar relativ (14,5 psi relativ) (2 bar ass. (29 psi ass.)).

- ▶ Considerando le condizioni e le prestazioni del sensore, è fondamentale che siano rispettate le soglie della velocità di deflusso, specificate nella seguente tabella.

	Velocità di deflusso [cm/s]	Portata volumetrica [l/h]		
		Flowfit CYA27 (versione da 5 l)	Flowfit CYA27 (versione da 30 l)	Flexdip CYA112
Min.	15	5	30	Il sensore è sospeso liberamente nel fluido; considerare con attenzione la velocità di deflusso minima di 15 cm/s durante l'installazione.
Max	80	30	60	

Campo di pH

Campo di stabilità del biossido di cloro (ClO₂) pH di 2...10¹⁾

Taratura pH 4...8

Misura pH 4...9


A partire da valori di pH > 9, il ClO₂ diventa instabile e si decompone.

1) Fino al pH di 3,5 e in presenza di ioni cloruro (Cl⁻), si produce Cl₂ che viene anche misurato

Conducibilità	Il sensore può essere utilizzato anche in fluidi con conducibilità molto bassa, come l'acqua demineralizzata.
Portata	Almeno 5 l/h (1,3 gal/h), nell'armatura a deflusso Flowfit CYA27 (versione da 5 l) Almeno 30 l/h (7,9 gal/h), nell'armatura a deflusso Flowfit CYA27 (versione da 30 l)
Portata	Almeno 15 cm/s (0,5 ft/s) , ad es. con armatura ad immersione Flexdip CYA112

Costruzione meccanica

Dimensioni



4 Dimensioni in mm (in)

Peso	Sensore con corpo membrana ed elettrolita (senza cappuccio di protezione e senza adattatore) ca. 95 g (3,35 oz)
-------------	--

Materiali	Corpo del sensore	POM
	Membrana	PVDF
	Corpo membrana	PVDF
	Coperchio protettivo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Recipiente: PC Makrolon (policarbonato) ■ Guarnizione: Kraiburg TPE TM5MED ■ Coperchio: PC Makrolon (policarbonato)
	Anello di tenuta	FKM
Raccordo del corpo del sensore	PPS	

Specifiche cavi	max. 100 m (330 ft), compresa estensione del cavo
------------------------	---

Certificati e approvazioni

I certificati e le approvazioni attuali per il prodotto sono disponibili tramite il Configuratore di prodotto all'indirizzo www.endress.com.

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.

Il pulsante **Configurazione** apre il Configuratore di prodotto.

Informazioni per l'ordine

Pagina del prodotto	www.endress.com/ccs50e
Configuratore prodotto	<p>Informazioni dettagliate per l'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale locale www.addresses.endress.com o reperite nel Configuratore prodotto all'indirizzo www.endress.com:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca. 2. Aprire la pagina del prodotto. 3. Selezionare Configuration. <p> Configuratore di prodotto - lo strumento per la configurazione del singolo prodotto</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dati di configurazione più recenti ▪ A seconda del dispositivo: inserimento diretto di informazioni specifiche sul punto di misura come il campo di misura o la lingua operativa ▪ Verifica automatica dei criteri di esclusione ▪ Creazione automatica del codice d'ordine e sua scomposizione in formato output PDF o Excel ▪ Possibilità di ordinare direttamente nel negozio online di Endress+Hauser
Fornitura	<p>La fornitura comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sensore di disinfezione (coperto da membrana, Ø25 mm) con coperchio di protezione (pronto all'uso) ▪ Bottiglia con l'elettrolita (50 ml (1,69 fl oz)) ▪ Sostituzione del corpo membrana nel coperchio di protezione ▪ Istruzioni di funzionamento ▪ Certificazione del produttore

Accessori

Di seguito sono descritti gli accessori principali, disponibili alla data di pubblicazione di questa documentazione.

Gli accessori elencati sono tecnicamente compatibili con il prodotto nelle istruzioni.

1. Sono possibili limitazioni dell'abbinamento del prodotto con specifiche applicazioni. Verificare la conformità del punto di misura all'applicazione. Questo è responsabilità dell'operatore del punto di misura.
2. Prestare attenzione alle informazioni nelle istruzioni per tutti i prodotti, in particolare ai dati tecnici.
3. Per quelli non presenti in questo elenco, contattare l'ufficio commerciale o l'assistenza Endress +Hauser locale.

Kit di manutenzione CCV05	<p>Ordine in base alla codifica del prodotto</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 corpi membrana e 1 elettrolita da 50 ml (1,69 fl oz) ▪ 1 elettrolita da 50 ml (1,69 fl oz) ▪ 2 set di tenute
----------------------------------	---

Accessori specifici del dispositivo

Cavo dati Memosens CYK10

- Per sensori digitali con tecnologia Memosens
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cyk10



Informazioni tecniche TI00118C

Cavo dati Memosens CYK11

- Cavo di estensione per sensori digitali con protocollo Memosens
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cyk11



Informazioni tecniche TI00118C

Cavo di laboratorio Memosens CYK20

- Per sensori digitali con tecnologia Memosens
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cyk20

Flowfit CYA27

- Armatura a deflusso modulare per misure multiparametro
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cya27



Informazioni tecniche TI01559C

Flexdip CYA112

- Armatura di immersione per acque potabili e reflue
- Sistema di armatura modulare per sensori in vasche, canali e serbatoi aperti
- Materiale: PVC o acciaio inox
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.it.endress.com/cya112



Informazioni tecniche TI00432C

Fotometro PF-3

- Fotometro portatile compatto per la determinazione del valore di misura di riferimento
- Bottiglie di reagenti con codifica a colori e istruzioni di dosaggio precise
- Codice d'ordine: 71257946

Kit di adattatori CCS5x (D/E) per CYA27

- Anello di serraggio
- Collare di spinta
- O-ring
- Codice d'ordine: 71372027

Kit di adattatori CCS5x (D/E) per CYA112

- Adattatore compresi O-ring
- 2 bulloni per il bloccaggio in sede
- Codice d'ordine: 71372026

Kit completo del raccordo a sgancio rapido per CYA112

- Adattatore, parte interna ed esterna compresi gli O-ring
- Utensile per montaggio e smontaggio
- Codice d'ordine 71093377 o accessorio montato di CYA112

COY8

Gel per regolazione di zero, per sensori di ossigeno e disinfezione

- Gel privo di disinfettanti per verifiche, taratura del punto di zero e regolazioni dei punti di misura per ossigeno e disinfezione
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/coy8



Informazioni tecniche TI01244C



71632433

www.addresses.endress.com
