

# Upute za rad

## Memosens CCS53E

Digitalni senzor s Memosens tehnologijom za određivanje ukupnog klora





## Sadržaji

<b>1</b>	<b>Informacije o dokumentu .....</b>	<b>4</b>	11.2 Dodatna oprema specifična za uređaj .....	30
1.1	Sigurnosne informacije .....	4		
1.2	Korišteni simboli .....	4		
<b>2</b>	<b>Osnovne sigurnosne napomene .....</b>	<b>5</b>	<b>12</b> Tehnički podaci .....	<b>32</b>
2.1	Zahtjevi za osoblje .....	5	12.1 Ulaz .....	32
2.2	Namjena .....	5	12.2 Karakteristike performansi .....	32
2.3	Sigurnost na radnom mjestu .....	5	12.3 Okoliš .....	33
2.4	Sigurnost na radu .....	6	12.4 Proces .....	33
2.5	Sigurnost proizvoda .....	6	12.5 Konstruktivna izvedba .....	34
<b>3</b>	<b>Opis proizvoda .....</b>	<b>7</b>		
3.1	Dizajn proizvoda .....	7		
<b>4</b>	<b>Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda .....</b>	<b>10</b>		
4.1	Preuzimanje robe .....	10		
4.2	Identifikacija proizvoda .....	10		
<b>5</b>	<b>Montaža .....</b>	<b>12</b>		
5.1	Uvjeti montaže .....	12		
5.2	Montiranje senzora .....	13		
<b>6</b>	<b>Električni priključak .....</b>	<b>18</b>		
6.1	Priklučivanje senzora .....	18		
6.2	Osiguravanje stupnja zaštite .....	18		
6.3	Provjera nakon povezivanja .....	18		
<b>7</b>	<b>Puštanje u rad .....</b>	<b>20</b>		
7.1	Provjera nakon instalacije i provjera funkcije ..	20		
7.2	Polarizacija senzora .....	20		
7.3	Kalibriranje senzora .....	20		
7.4	Brojač elektrolita .....	21		
<b>8</b>	<b>Dijagnostika i uklanjanje problema .....</b>	<b>22</b>		
<b>9</b>	<b>Održavanje .....</b>	<b>23</b>		
9.1	Plan održavanja .....	23		
9.2	Radovi održavanja .....	23		
<b>10</b>	<b>Popravak .....</b>	<b>29</b>		
10.1	Rezervni dijelovi .....	29		
10.2	Povrat .....	29		
10.3	Odlaganje .....	29		
<b>11</b>	<b>Dodatna oprema .....</b>	<b>30</b>		
11.1	Komplet za održavanje CCV05 .....	30		

# 1 Informacije o dokumentu

## 1.1 Sigurnosne informacije

Struktura napomene	Značenje
<b>⚠ OPASNOST</b> <b>Uzroci (/posljedice)</b> Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Korektivne mjere	Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako ne izbjegnete opasnu situaciju, to će rezultirati smrću ili opasnom ozljedom.
<b>⚠ UPOZORENJE</b> <b>Uzroci (/posljedice)</b> Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Korektivne mjere	Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako se ne izbjegne može dovesti do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.
<b>⚠ OPREZ</b> <b>Uzroci (/posljedice)</b> Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Korektivne mjere	Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako se ne izbjegne, može dovesti do lakših ili srednje teških ozljeda.
<b>NAPOMENA</b> <b>Uzrok/situacija</b> Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Mjera/napomena	Ovaj simbol upozorava na situacije koje mogu dovesti do materijalne štete.

## 1.2 Korišteni simboli

- Dodatne informacije, savjet
- Dozvoljeno
- Preporučeni
- Zabranjeno odn. ne preporučuje se
- Referenca na dokumentaciju uređaja
- Referenca na stranicu
- Referenca na sliku
- Rezultat koraka rada

### 1.2.1 Simboli na uređaju

- Referenca na dokumentaciju uređaja
- Minimalna dubina uranjanja
- Ne odlažite proizvode koji nose ovu oznaku kao nesortirani komunalni otpad. Umjesto toga, vratite ih proizvođaču za odlaganje pod važećim uvjetima.

## 2 Osnovne sigurnosne napomene

### 2.1 Zahtjevi za osoblje

Montažu, puštanje u pogon, upravljanje i održavanje sustava za mjerjenje smije provoditi samo školovano stručno osoblje.

- ▶ Tehničko osoblje mora biti ovlašteno od strane operatera sustava za navedene aktivnosti.
- ▶ Električno priključivanje smije provesti samo električar.
- ▶ Tehničko osoblje mora pročitati ove Upute za uporabu i razumjeti ih te slijediti napomene ovih Uputa za uporabu.
- ▶ Smetnje na ovom mjernom mjestu smije uklanjati samo za to ovlašteno i školovano osoblje.

 Popravke koji nisu opisani u isporučenim Uputama za rad, smije provoditi samo izravno proizvođač ili servisna organizacija.

### 2.2 Namjena

Voda za piće, procesna voda i voda za kupanje moraju se dezinficirati dodavanjem odgovarajućih dezinfekcijskih sredstava kao što su plin klora ili spojevi anorganskog klora. Potrebna količina doziranja mora se prilagoditi kontinuirano promjenjivim radnim uvjetima. Ako su koncentracije u vodi previsoke, to bi moglo ugroziti učinkovitost postupka dezinfekcije. S druge strane, previsoke koncentracije mogu dovesti do znakova korozije i nepovoljno utjecati na okus, kao i dovesti do stvaranja nepotrebnih troškova.

Senzor je posebno razvijen za ovu primjenu i namijenjen je za kontinuirano mjerjenje ukupnog klora u vodi. U kombinaciji s mjernom i kontrolnom opremom omogućuje optimalnu kontrolu procesa dezinfekcije.

U ovom kontekstu, slijedeći spojevi se zajednički nazivaju ukupni klor:

- Slobodni klor: hipoklorična kiselina ( $\text{HOCl}$ ), hipokloritni ioni ( $\text{OCl}^-$ )
- Kombinirani klor (kloramini)
- Organski kombinirani klor (npr. derivati cijanurne kiseline)

Klor ( $\text{Cl}^-$ ) se ne bilježi.

Senzor je posebno pogodan za:

- Praćenje ukupnog sadržaja klora u otpadnoj vodi, industrijskoj vodi, procesnoj vodi, rashladnoj vodi i bazenskoj vodi
- Mjerjenje, praćenje i kontrola sadržaja ukupnog klora u slatkoj i morskoj vodi tijekom obrade procesne vode, vode u bazenima i vrtložne kupke

Tipična primjena je dezinfekcija otpadne, industrijske, procesne i rashladne vode s dezinfekcijskim sredstvima koja sadrže klor, osobito pri višim pH vrijednostima do 9,5 pH. U bazenu, senzor CCS53E koristi se u kombinaciji sa senzorom CCS51E za slobodni klor kako bi se utvrdila količina kombiniranog klora (kloramina).

Drugačija primjena od opisane ugrožava sigurnost osoba i cijelog uređaja za mjerjenje te stoga nije dopuštena.

Proizvođač nije odgovoran za oštećenja nastala nepravilnim ili neprimjerenum korištenjem.

### 2.3 Sigurnost na radnom mjestu

Kao korisnik ovog uređaja odgovorni ste pridržavati se sljedećih sigurnosnih odredbi:

- smjernica o ugradnji
- lokalnih normi i odredbi
- odredbi za zaštitu od eksplozije

**Elektromagnetska kompatibilnost**

- Proizvod je ispitana na elektromagnetsku kompatibilnost u skladu s međunarodnim standardima koji se primjenjuju u industriji.
- Navedena elektromagnetska kompatibilnost vrijedi samo za uređaj koji je priključen sukladno napomenama u ovim Uputama za uporabu.

## 2.4 Sigurnost na radu

**Prije puštanja u pogon cijele mjerne točke:**

1. Provjerite jesu li svi priključci ispravni.
2. Utvrdite da električni kabeli i spojevi crijeva nisu oštećeni.
3. Oštećene proizvode nemojte puštati u pogon i zaštitite ih od slučajnog puštanja u pogon.
4. Označite oštećene proizvode kao neispravne.

**Tijekom rada:**

- Ako ne pogreške ne mogu otkloniti, stavite proizvode izvan upotrebe i zaštitite ih od slučajnog rada.

## 2.5 Sigurnost proizvoda


Proizvod je konstruiran tako da je siguran za rad prema najnovijem stanju tehnike, provjeren je te je napustio tvornicu u besprijekornom stanju što se tiče tehničke sigurnosti. Pridržavani su odgovarajući propisi i međunarodni standardi.

## 3 Opis proizvoda

### 3.1 Dizajn proizvoda

Senzor se sastoji od sljedećih funkcionalnih jedinica:

- Membranska kapica (mjerna komora s membranom)
  - Odvaja unutarnji amperometrijski sustav od medija
  - S robusnom PET membranom i sigurnosnim velnilom
  - S potpornom rešetkom između radne elektrode i membrane za definiran i postojan film elektrolita. Time se osigurava relativno stalna indikacija uz smanjenje utjecaja fluktuirajućih tlakova i protoka
- Osovina senzora s:
  - Velika kontra-elektroda
  - Radna elektroda ugrađena u plastiku
  - Ugrađeni senzor temperature



□ 1 Struktura senzora

#### 3.1.1 Princip mjerena

Ukupne razine kloru su određene u skladu s amperometrijskim mjernim načelom.

U ovom kontekstu, sljedeći spojevi se zajednički nazivaju ukupni klor:

- Slobodni klor: hipoklorična kiselina ( $\text{HOCl}$ ), hipokloritni ioni ( $\text{OCl}^-$ )
- Kombinirani klor (kloramini)
- Organski kombinirani klor, npr derivati cijanurne kiseline

Klor ( $\text{Cl}^-$ ) se ne bilježi.

Senzor je membranski pokriven senzor s dvije elektrode. Kao radna elektroda koristi se platinska radna elektroda. Kao kontra i referentna elektroda koristi se kontra-elektroda presvučena srebrnim halidom.

Membranska kapica, koja je napunjena s elektrolitom, čini mjernu komoru. Mjerne elektrode su uronjene u mjernu komoru. Mjerna komora je odvojena od medija pomoću mikroporozne membrane. Klorni spojevi sadržani u mediju difundiraju kroz senzorsku membranu.

Stalni polarizacijski napon prisutan između dvije elektrode uzrokuje elektrokemijsku reakciju spojeva klora na radnoj elektrodi. Doniranje elektrona na radnoj elektrodi i prihvaćanje elektrona na protuelektrodi uzrokuju tok struje. U radnom rasponu senzora, ovaj protok struje je proporcionalan koncentraciji klora i samo je neznatno pH ovisan u slučaju ovog tipa senzora. Odašiljač koristi trenutni signal da izračuna vrijednost mjerena za koncentraciju u mg/l (ppm).

### 3.1.2 Učinci na mjerni signal

#### pH vrijednost


##### pH ovisnost

Senzor je specificiran za pH raspon pH 5.5 do 9.5. Mjerni signal je praktički neovisan u tom području. Međutim, ako pH poraste od pH 7 do pH 8, mjerni signal za slobodni klor je smanjen za 10%.

pH vrijednost	Rezultat
< 4	Klor se proizvodi ako je u mediju istovremeno prisutan klorid ( $\text{Cl}^-$ ) uzrokujući povećanje izmjerene vrijednosti.
4 do 9	U tom rasponu pH kompenzacija radi savršeno. Može se specificirati pH-kompenzirana vrijednost koncentracije.
> 9	Mjerni signal je vrlo slab u tom rasponu jer je prisutna razina hipokloraste kiseline vrlo niska. Utvrđena vrijednost koncentracije uglavnom ovisi o drugim uvjetima mjerne točke.

#### Protok

Minimalna brzina protoka na mjernej stanici pokrivenoj membranom je 15 cm/s (0.5 ft/s). Kad se koristi sklop protoka Flowfit CYA27, minimalna brzina protoka odgovara protoku volumena 5 l/h (1.3 gal/h) ili 30 l/h (7.9 gal/h), ovisno o verziji Flowfit CYA27.



A0054895

Ugradnja prekidača blizine u sklopu omogućuje pouzdanu detekciju tog pogrešnog radnog statusa, čime se aktivira alarm ili uzrokuje da se postupak doziranja isključi ako je potrebno.

Ispod minimalnog protoka, struja senzora je osjetljivija na fluktuacije protoka. Za abrazivne medije, preporučuje se da ne prelazite minimalni protok. Ako su prisutne suspendirane tvari, koje mogu stvarati naslage, preporučuje se maksimalni protok.

### temperatura

Promjene temperature medija utječu na izmjerenu vrijednost:

- Povećanja temperature dovode do više izmjerene vrijednosti (otpr. 4,7 % po K)
- Smanjenja temperature dovode do niže izmjerene vrijednosti (otpr. 4,7 % po K)

Upotreba senzora u kombinaciji s Liquiline CM44x, na primjer, omogućuje automatsku kompenzaciju temperature (ATC). Ponovno umjeravanje u slučaju promjene temperature nije potrebno.

1. Ako je automatska temperaturna kompenzacija onemogućena na transmiteru, temperatura se mora održavati na konstantnoj razini nakon kalibracije.
2. U suprotnom, ponovno kalibrirajte senzor.

U slučaju normalnih i sporih promjena temperature (0,3 K / minuti), dovoljan je unutarnji temperaturni senzor. U slučaju vrlo brzih kolebanja temperature s visokom amplitudom (2 K/minuti), potreban je vanjski temperaturni senzor kako bi se osigurala maksimalna točnost mjerjenja.



Detaljne informacije o uporabi vanjskih temperaturnih senzora potražite u Uputama za uporabu predajnika

### Križna osjetljivost

- Oksidanti, kao što su brom, jod, ozon, klor dioksid, permanganat, peroctena kiselina i vodikov peroksid rezultiraju višim očitanjima od očekivanog.
- Sredstva za redukciju, kao što su sulfidi, sulfiti, tiosulfati i hidrazin, rezultiraju nižim očitanjima od očekivanog.

## 4 Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda

### 4.1 Preuzimanje robe

1. Provjerite da pakiranje nije oštećeno.
  - ↳ Obavijestite Vašeg dobavljača o bilo kakvom oštećenju pakiranja. Sačuvajte oštećeno pakiranje dok se problem ne riješi.
2. Provjerite da sadržaj nije oštećen.
  - ↳ Obavijestite Vašeg dobavljača o bilo kakvom oštećenju sadržaja. Sačuvajte oštećenu robu dok se problem ne riješi.
3. Provjerite da je narudžba potpuna i da ništa ne nedostaje.
  - ↳ Usپoredite otpremne dokumente s narudžbom.
4. Za skladištenje i transport potrebno je proizvod pakirati tako da je zaštićen od udaraca i od vlage.
  - ↳ Originalno pakiranje pruža najbolju zaštitu. Obavezno se pridržavajte dopuštenih uvjeta okoline.

Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se molimo Vašem dobavljaču odn. Vašem lokalnom distribucijskom centru.

### 4.2 Identifikacija proizvoda

#### 4.2.1 Pločica s oznakom tipa

Pločica s oznakom tipa donosi Vam sljedeće informacije o proizvodu:

- Identifikacija proizvođača
  - Prošireni kod narudžbe
  - Serijski broj
  - Sigurnosne informacije i upozorenja
  - Informacije o certifikatu
- Usپoredite podatke na natpisnoj pločici s nalogom.

#### 4.2.2 Stranica proizvoda

[www.endress.com/ccs53e](http://www.endress.com/ccs53e)

#### 4.2.3 Objašnjenje koda narudžbe

Kod narudžbe i serijski broj Vašeg uređaja mogu se pronaći na sljedećim lokacijama:

- Na pločici s oznakom tipa
- Na dostavnici

#### Dobivanje informacija o proizvodu

1. Idite na. [www.endress.com](http://www.endress.com)
2. Pretraživanje stranice (simbol povećala): Unesite važeći serijski broj.
3. Pretraga (povećalo).
  - ↳ Struktura proizvoda je prikazana u skočnom prozoru.
4. Kliknite pregled proizvoda.
  - ↳ Otvara se novi prozor. Ovdje popunjavate informacije koje se odnose na vaš uređaj, uključujući dokumentaciju proizvoda.

#### 4.2.4 Adresa proizvođača

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG  
Dieselstraße 24  
70839 Gerlingen  
Njemačka

#### 4.2.5 Opseg isporuke

Opseg isporuke sadrži:

- Senzor za dezinfekciju (pokriven membranom, Ø25 mm) sa zaštitnom kapicom (spreman za uporabu)
- Boca s elektrolitom (50 ml (1.69 fl oz))
- Zamjenska membranska kapica u zaštitnoj kapici
- Upute za uporabu
- Certifikat proizvođača

#### 4.2.6 Certifikati i odobrenja

Trenutni certifikati i odobrenja za proizvod dostupni su putem Konfiguratora proizvoda na adresi [www.endress.com](http://www.endress.com).

1. Odaberite proizvod pomoću filtera i polja za pretraživanje.
2. Otvorite stranicu proizvoda.

Gumb **Konfiguracija** otvara Konfigurator proizvoda.

## 5 Montaža

### 5.1 Uvjeti montaže


#### 5.1.1 Orijentacija

##### NAPOMENA

###### Nemojte instalirati naopako!

Nema zaštićene folije elektrolita na radnoj elektrodi i stoga nema funkcije senzora.

- ▶ Ugradite senzor u sklop, potporanj ili odgovarajući procesni priključak pod kutom od najmanje 15 ° u odnosu na horizontalu.
- ▶ Ostali kutovi nagiba nisu dopušteni.
- ▶ Slijedite upute za instaliranje senzora u Uputama za uporabu za sklop koji se koristi.




#### 5.1.2 Dubina uranjanja

Najmanje. 50 mm (1.97 in)

To odgovara oznaci (▼) na senzoru.

### 5.1.3 Dimenzije




■ 2 Dimenzije u mm (in)

## 5.2 Montiranje senzora

### 5.2.1 Sustav za mjerjenje

Potpuni sustav za mjerjenje sastoji se od:

- Senzor za dezinfekciju CCS53E (pokriven membranom, Ø25 mm) s odgovarajućim adapter za montažu
- Flowfit CYA27 sklop protoka
- Mjerni kabel CYK10, CYK20
- Transmpter, npr. Liquiline CM44x s integriranim softverom 01.13.00 ili novijom verzijom ili CM44xR s integriranim softverom 01.13.00 ili novijom verzijom
- Izborno: produžni kabel CYK11
- Izborno: blizinski prekidač
- Opcionalno: Flexdip CYA112 uronjiva armatura



3 Primjer sustava za mjerjenje

- 1 Odašiljač Liquiline CM44x ili CM44xR
- 2 Kabel za induktivnu sklopku
- 3 Kabel za statusno svjetlo na klopu
- 4 Sklop protoka Flowfit CYA27
- 5 Ventil za uzorkovanje
- 6 Senzor za dezinfekciju Memosens CCS53E (pokriven membranom, Ø25 mm)
- 7 Mjerni kabel CYK10
- 8 Kabel napajanja Liquiline CM44x ili CM44xR


### 5.2.2 Pripremanje senzora

Skinite zaštitni poklopac sa senzora


**NAPOMENA**

**Negativni tlak uzrokuje oštećenje membranske kapice senzora**

- Kada se isporučuje kupcu i kada se skladišti, senzor je opremljen zaštitnim poklopcem.
- Otpustite gornji dio zaštitne kapice okretanjem.



- Pažljivo uklonite zaštitnu kapu sa senzora.



### 5.2.3 Ugradnja senzora Flowfit CYA27 sklopa

Senzor se može ugraditi u sklop protoka Flowfit CYA27. Osim ugradnje senzor za ukupni klor, ovo također omogućuje istodobni rad nekoliko drugih senzora i praćenje protoka.


Pri instalaciji imajte na umu sljedeće:

- ▶ Zajamčite minimalni protok do senzora 15 cm/s (0.49 ft/s) i minimalni volumni protok sklopa (5 l/h ili 30 l/h).
- ▶ Ako se medij vraća natrag u preljevni bazen, cijev ili slično, rezultirajući protutlak na senzoru ne smije prijeći 1 bar relativ (14.5 psi relativ) (2 bar abs. (29 psi abs.)) i mora ostati konstantan.
- ▶ Negativni tlak na senzoru, npr. zbog vraćanja medija na usisnu stranu crpke.
- ▶ Kako bi se izbjeglo nakupljanje, treba također filtrirati jako onečišćenu vodu.

#### Opremite senzor adapterom

Potreban adapter (stezni prsten, potisni prsten i O-prsten) može se naručiti kao montažni pribor za senzor ili kao zaseban pribor.


- ▶ Prvo montirajte stezni prsten (1) od glave senzora prema kapici membrane, zatim gurnite potisni prsten (2), a zatim O-prsten (3) od kapice membrane prema glavi senzora sve do donjeg utora.



#### Ugradite senzor u sklop

1. Sklop se isporučuje kupcu s navojnom maticom koja je pričvršćena na sklop: odvijte maticu spojke sa sklopa.
2. Sklop se kupcu isporučuje s slijepim čepom koji je umetnut u sklop: izvadite slijepi čep i O-prsten (1) iz sklopa.
3. Pomaknite senzor s adapterom za Flowfit CYA27 u otvor u sklopu.

4. Zavrnite spojnu maticu natrag na sklop.



A0043536

1 Slijepi čep i O-prsten

#### 5.2.4 Ugradnja senzora u sklopove protoka

Kada koristite druge sklopove protoka, provjerite sljedeće:

- ▶ protoka od najmanje 15 cm/s (0.49 ft/s) mora biti zajamčena na membrani.
- ▶ Smjer strujanja je prema gore. Transportirani mjehurići zraka moraju se ukloniti tako da se ne skupljaju ispred membrane.
- ▶ Membrana mora biti izložena izravnom protoku.

#### 5.2.5 Ugradnja senzora u uronjivi sklop CYA112

Alternativno, senzor se može instalirati u uronjivi sklop s G1 vijčanim spojevima.


Dodatne upute za ugradnju nalaze se u Uputama za uporabu za montažu:  
[www.endress.com/cya112](http://www.endress.com/cya112)

Osigurajte dovoljan protok prema senzoru kada koristite sklop za uranjanje .

**Opremite senzor adapterom**

Potrebni adapter može se naručiti kao dodatak za ugrađeni senzor ili kao poseban dodatak.


1.



A0034246

Polazeći od glave senzora, pomaknite adapter za Flexdip CYA112 na senzordo kraja krajnjeg graničnika.

2.



A0044635

Učvrstite adapter pomoću isporučena 2 vijka i s imbus vijkom (2 mm (0,08 in)).

3. Vijčano pričvrstite senzor u sklop. Preporučuje se uporaba sredstva za brzo otpuštanje.



Za detaljne informacije o ugradnji senzora u sklop Flexdip CYA112, pogledajte Upute za sklop [www.endress.com/cya112](http://www.endress.com/cya112)

Upute za uporabu za BA00432C

## 6 Električni priključak

### **⚠️ OPREZ**


#### Uredaj je pod naponom

Neispravno spajanje može dovesti do ozljede!


- ▶ Električno priključivanje smije provesti samo električar.
- ▶ Tehničko osoblje mora pročitati ove Upute za uporabu i razumjeti ih te slijediti napomene ovih Uputa za uporabu.
- ▶ Prije početka radova priključivanja provjerite da ne postoji napon niti u jednom kabelu.

### 6.1 Priklučivanje senzora

Električna veza na odašiljač vrši se putem Memosens podatkovnog kabela CYK10.



■ 4 Mjerni kabel CYK10



■ 5 CYK10 s M12 utikačem, električnim priključkom

### 6.2 Osiguravanje stupnja zaštite

Na isporučenom uređaju smiju se uspostaviti samo u ovim uputama opisana mehanička i električna priključivanja, koja su potrebna za odgovarajuću primjenu u skladu s odredbama.

- ▶ Pažljivo izvodite radove.

Inače, pojedinačni tipovi zaštite (zaštita ulaza (IP), električna sigurnost, smetnje elektromagnetske podnošljivosti) dogovoreni za ovaj proizvod više se ne mogu jamčiti zbog, primjerice, poklopaca koji su ostavljeni ili kabel (krajevi) koji su labavi ili nedovoljno osigurani.

### 6.3 Provjera nakon povezivanja

Stanje i specifikacije uređaja	Akcija
Jesu li senzor, sklop ili kabeli izvana oštećeni?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obavite vizualni pregled.</li> </ul>
Električni priključak	Akcija
Jesu li montirani kabeli otpušteni, a ne uvijeni?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obavite vizualni pregled.</li> <li>▶ Odvijte kable.</li> </ul>
Je li dovoljna dužina kabelske jezgre skinuta, a jezgre su ispravno postavljene na terminalu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obavite vizualni pregled.</li> <li>▶ Lagano povucite da provjerite jesu li pravilno postavljeni.</li> </ul>
Jesu li sve vijčane stezaljke zategnute?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zategnite vijke.</li> </ul>

Stanje i specifikacije uređaja	Akcija
Jesu li svi ulazi kabela ugrađeni, zategnuti i nepropusni?	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Obavite vizualni pregled.</li></ul> <p>U slučaju bočnih unosa kabela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kabel usmjerite prema dolje kako bi voda mogla kapati.</li></ul>
Jesu li svi ulazi kabela ugrađeni u smjeru prema dolje ili ugrađeni bočno?	

## 7 Puštanje u rad

### 7.1 Provjera nakon instalacije i provjera funkcije

Prije puštanja u rad provjerite da li:

- Senzor je pravilno ugrađen
- Električni priključak je pravilan
- U membranskoj kapici ima dovoljno elektrolita, a odašiljač ne prikazuje upozorenje o nestanku elektrolita

 Molimo uvažite informacije na sigurnosno-tehničkom listu kako biste osigurali sigurnu uporabu elektrolita.

 Uvijek držite senzor vlažnim nakon puštanja u rad.

#### APOZORENJE

##### Curenje medija procesa

Opasnost od ozljedivanja visokim tlakom, visokim temperaturama ili kemikalijama

- ▶ Prije nanošenja tlaka na sklop sa sustavom za čišćenje, provjerite je li sustav pravilno spojen.
- ▶ Nemojte instalirati sklop u procesu ako ne možete pouzdano uspostaviti ispravnu vezu.

### 7.2 Polarizacija senzora

Napon se primjenjuje između radne elektrode i protuelektrode prilikom spajanja na odašiljač. Elektroda je polarizirana. Procesi koji se događaju tijekom polarizacije utječu na mјerni signal. Stoga morate pričekati da istekne razdoblje polarizacije prije početka kalibracije.

Za postizanje stabilne vrijednosti prikaza senzor zahtijeva sljedeća vremena polarizacije:

Početno puštanje u rad 45 min

Ponovno puštanje u rad 20 min

### 7.3 Kalibriranje senzora

#### Referentno mјerenje prema DPD metodi

Za kalibriranje mјernog sustava provedite kolorimetrijsko mјerenje u skladu s DPD metodom. klor dioksid reagira s dietil-p-fenilendiaminom (DPD) stvarajući crvenu boju, pri čemu je intenzitet crvene boje proporcionalan udjelu klor dioksida.

Izmjerite intenzitet crvene boje pomoću fotometra, (npr. PF-3). Fotometar pokazuje udio klor dioksida.

#### Potrebni uvjeti

Očitanje senzora je stabilno (nema pomaka ili nestacionarnih vrijednosti najmanje 5 minuta). To se obično jamči kada se ispune sljedeći preduvjeti:

- Vrijeme polarizacije je isteklo.
- Protok je konstantan i unutar ispravnog raspona.
- Senzor i medij su na istoj temperaturi.
- PH vrijednost je unutar dopuštenog raspona.

#### Podešavanje nulte točke

Podešavanje nulte točke nije potrebno zbog stabilnosti nulte točke membranskog senzora. Međutim, po želji se može izvršiti podešavanje nulte točke.

1. Za podešavanje nulte točke upravljaljajte senzorom najmanje 15 min. u vodi koja ne sadrži klor dioksid, koristeći sklopni ili zaštitni poklopac kao posudu.
2. Alternativno, izvršite podešavanje nulte točke koristeći gel nulte točke COY8 .

### Kalibracija nagiba

Uvijek izvršite kalibraciju nagiba u sljedećim slučajevima:

- Nakon zamjene membranske kapice
- Nakon zamjene elektrolita

1. Uvjerite se da su pH vrijednost i temperatura medija konstantni.
2. Uzmite reprezentativni uzorak za DPD mjerjenje. To se mora obaviti u neposrednoj blizini senzora. Koristite slavinu za uzorkovanje ako je dostupna.
3. Odredite ukupan udio klora koristeći DPD metodu.
4. Unesite izmjerenu vrijednost u odašiljač (pogledajte Upute za rad odašiljača).
5. Kako biste osigurali veću točnost, provjerite kalibraciju nekoliko sati ili 24 sata kasnije pomoću DPD metode.

## 7.4 Brojač elektrolita

Brojač elektrolita prati potrošnju elektrolita u membranskoj kapici senzora tijekom vremena. Poruka upozorenja M505 Liquiline odašiljača služi kao pomoć za pravodobno održavanje senzora. Ograničenje upozorenja može se konfigurirati pojedinačno.

#### Aktiviranje brojača elektrolita i ograničenje upozorenja

1. Idite u Izb./Setup/Ulaz/<Dezinfekcija senzora>/Proširene postav./Postavke dijagnoze i odaberite **Brojač elektrolita**.
2. Odaberite **Funkcija: Uk.**
3. U **Upoz. granica**, postavite vrijednost u skladu s prilagođenim planom održavanja. Zadana postavka vraća se resetiranjem tvorničkih postavki.

#### Čitanje brojača elektrolita

1. Idite u Izb./Dijagnoza/Informacije senzora/<Dezinfekcija senzora>/Rad senzora.
2. Očitajte **Punjjenje**.

## 8 Dijagnostika i uklanjanje problema

Prilikom rješavanja problema potrebno je uzeti u obzir cijelu mjernu točku. To obuhvaća:

- Odašiljač
- Električni priključci i vodovi
- Sklop
- Senzor

Mogući uzroci kvarova navedeni u tablici ispod odnose se prvenstveno na senzor. Prije početka rješavanja problema provjerite jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti rada:

- Mjerenje u "temperaturno kompenziranom" načinu rada (može se konfigurirati na CM44x transmitemeru) ili konstantnoj temperaturi nakon kalibracije
- Brzina protoka od najmanje 15 cm/s (0.5 ft/s)
- Ne koriste se druga dezinfekcijska sredstva

### NAPOMENA

- Ako se vrijednost mjerena senzorom značajno razlikuje od vrijednosti DPD metode, prvo razmotrite sve moguće smetnje fotometrijske DPD metode (pogledajte Upute za rad fotometra). Ako je potrebno, ponovite mjerenje DPD nekoliko puta.

Pogreška	Mogući uzrok	Radnje za ispravku
Nema prikaza, nema struje senzora	Nema napona napajanja na predajniku	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uspostavite mrežni priključak</li> </ul>
	Priključni kabel između senzora i predajnika je prekinut	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uspostavite kabelsku vezu</li> </ul>
	Nema elektrolita u membranskoj kapici	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Napunite membransku kapicu</li> </ul>
	Nema ulaznog protoka medija	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uspostavite protok, očistite filter</li> </ul>
Previsoka vrijednost prikaza	Polarizacija senzora još nije dovršena	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pričekajte da se završi polarizacija</li> </ul>
	Membrana neispravna	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamijenite membransku kapicu</li> </ul>
	Šant (npr. kontakt vlage) u vratilu senzora	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uklonite membransku kapicu</li> <li>► Istrljajte radnu elektrodu kako bi se osušila</li> <li>► Ako se odašiljač ne vrati na nulu, prisutan je šant: zamijenite senzor</li> </ul>
	Strani oksidanti ometaju senzor	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pregledajte medij, provjerite kemikalije</li> </ul>
Pričekajte da se završi polarizacija	Membranska kapica nije potpuno navučena	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Ispunite membransku kapicu svježim elektrolitom</li> <li>► Potpuno zategnjite membransku kapicu</li> </ul>
	Membrana je zaprljana	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite membranu</li> </ul>
	Zračni mjeđuhurić ispred membrane	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Otpustite zračni mjeđuhurić</li> </ul>
	Zračni mjeđuhurić između radne elektrode i membrane	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uklonite membransku kapicu, nadopunite elektrolit</li> <li>► Uklonite zračni mjeđuhurić tako što ćete lupnuti po vanjskoj strani membranske kapice</li> <li>► Zavrnite membransku kapicu</li> </ul>
Upotreba organskih dezinficijensa	Ulaganje protoka medija je prenizak	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uspostavite ispravan protok</li> </ul>
	Strani oksidanti ometaju DPD referentno mjerenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pregledajte medij, provjerite kemikalije</li> </ul>
	Upotreba organskih dezinficijensa	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Koristite prikladno sredstvo (npr. prema DIN 19643) (prvo treba zamijeniti vodu)</li> <li>► Koristite odgovarajući referentni sustav</li> </ul>
	Zaslon se značajno mijenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamijenite membransku kapicu</li> </ul>

## 9 Održavanje

 Molimo uvažite informacije na sigurnosno-tehničkom listu kako biste osigurali sigurnu uporabu elektrolita.

Poduzmite sve potrebne mjere predostrožnosti na vrijeme kako biste osigurali sigurnost na radu i pouzdanost cijelog sustava mjerenja.

### NAPOMENA

#### Posljedice na proces i kontrolu procesa!

- ▶ Prilikom izvođenja bilo kakvih radova na sustavu, vodite računa o mogućem utjecaju koji to može imati na sustav kontrole procesa i sam proces.
- ▶ Za Vašu vlastitu sigurnost koristite samo originalnu dodatnu opremu. S originalnim dijelovima osigurani su funkcija, preciznost i pouzdanost također nakon provedenih radova održavanja.

## 9.1 Plan održavanja

Interval	Radovi održavanja
Ako su na membrani vidljive naslage (biofilm, kamenac)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite membranu senzora → <a href="#">24</a></li> </ul>
Ako je na površini tijela elektrode vidljiva nečistoća	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite tijelo elektrode senzora → <a href="#">24</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nagib ovisno o primjeni:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Svakih 12 mjeseci (najviše) pod stalnim uvjetima u dopuštenom rasponu od 0 do 55 °C (32 do 131 °F)</li> <li>▪ U slučaju velikih fluktuacija temperature, npr. od 10 °C (50 °F) do 25°C (77 °F) i natrag</li> </ul> </li> <li>▪ Kalibracija nulte točke:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ako se operira u rasponu koncentraciji ispod 0.5 mg/l (ppm)</li> <li>▪ Ako je prikazana negativna izmjerena vrijednost s tvorničkom kalibracijom</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kalibrirajte senzor</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ako je upozorenje brojača elektrolita aktivno</li> <li>▪ Ako je kapica zamijenjena</li> <li>▪ Za određivanje nulte točke</li> <li>▪ Ako je nagib prenizak ili previsok u odnosu na nominalni nagib a membranska kapica nije vidljivo oštećena ili prljava</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ispunite membransku kapicu svježim elektrolitom → <a href="#">23</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ako postoje naslage masti / ulja (tamne ili prozirne točke na membrani)</li> <li>▪ Ako je nagib previsok ili prenizak ili je struja senzora vrlo bučna</li> <li>▪ Ako je očito da je struja senzora značajno ovisna o temperaturi (temperaturna kompenzacija ne radi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamijenite membransku kapicu → <a href="#">25</a></li> </ul>
Ako su promjene vidljive na radnoj elektrodi ili suprotnoj elektrodi (smeda prevlaka više nije prisutna)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obnovite senzor → <a href="#">28</a></li> </ul>

## 9.2 Radovi održavanja

### 9.2.1 Čišćenje senzora

#### OPREZ

#### Razrijedena klorovodična kiselina

Klorovodična kiselina izaziva iritaciju ako dođe u kontakt s kožom ili očima.

- ▶ Kada koristite razrijedenu klorovodičnu kiselinu, nosite zaštitnu odjeću kao što su rukavice i naočale.
- ▶ Izbjegavajte prskanje.

**NAPOMENA**


Kemikalije koje smanjuju površinsku napetost (npr. površinski aktivne tvari u sredstvima za čišćenje ili organska otapala koja se mogu miješati s vodom)

Kemikalije koje smanjuju površinsku napetost uzrokuju da membrana senzora izgubi svoje posebno svojstvo i zaštitnu funkciju, što rezultira pogreškama u mjerenu.

- Ne koristite nikakve kemikalije koje smanjuju površinsku napetost.

**Uklonite senzor iz sklopa Flowfit CYA27**

1. Uklonite kabel.
2. Odvijte maticu za spajanje iz sklopa.
3. Izvucite senzor kroz otvor u sklopu.



A0044654

- 1 Senzor za dezinfekciju
- 2 Spojna matica za osiguranje senzora za dezinfekciju
- 3 Flowfit CYA27 sklop protoka

Za detaljne informacije o „Uklanjanje senzora iz sklopa Flowfit CYA27, pogledajte Upute za uporabu sklopa [www.endress.com/cya27](http://www.endress.com/cya27)

Upute za uporabu za BA02059C

**Očistite membranu senzora**

Ako je membrana vidljivo prljava, npr. biofilm, postupite kako slijedi:

1. Uklonite senzor iz sklopa protoka .
2. Uklanjanje membranske kapice → 25.
3. Očistite membransku kapicu samo mehanički, koristeći blag mlaz vode. Alternativno, nekoliko minuta očistite u razrijeđenim kiselinama ili u određenim sredstvima za čišćenje bez dodatnih kemijskih dodataka.
4. Alternativno, nekoliko minuta očistiti u razrijeđenim kiselinama ili u određenim sredstvima za čišćenje bez dodatnih kemijskih dodataka.
5. Uvrnite membransku kapicu nazad na senzor → 25.

**Očistite tijelo elektrode**

1. Uklonite senzor iz sklopa protoka.

2. Uklonite membransku kapicu →  25.
3. Pažljivo obrišite zlatnu elektrodu mekanom spužvom.
4. Isperite tijelo elektrode demineraliziranom vodom, alkoholom ili kiselinom.
5. Napunite membransku kapicu svježim elektrolitom.
6. Uvrnite membransku kapicu nazad na senzor →  25.

### 9.2.2 Punjenje membranskog poklopca svježim elektrolitom

 Molimo uvažite informacije na sigurnosno-tehničkom listu kako biste osigurali sigurnu uporabu elektrolita.

#### NAPOMENA

##### Oštećenje membrane i elektroda, mjehurići zraka

Mogućnost izmjerena pogrešaka do potpunog kvara mjerne točke

- ▶ Izbjegavajte oštećenja membrane i elektroda.
- ▶ Elektrolit je kemijski neutralan i nije štetan po zdravlje. Elektrolit je kemijski neutralan i nije štetan po zdravlje.
- ▶ Držite bocu elektrolita zatvorenom nakon uporabe. Ne prenosite elektrolit na druge posude.
- ▶ Elektrolit ne skladištiti dulje od 2 godine. Elektrolit ne smije biti žute boje. Na naljepnici pogledajte datum uporabe.
- ▶ Izbjegavajte mjehuriće zraka prilikom lijevanja elektrolita u membransku kapicu.

#### Ispunite membransku kapicu elektrolitom


1. Uklanjanje membranske kapice →  25.
2. Ulijte otprilike 7 ml (0.24 fl oz) elektrolita u membransku kapicu dok se ne poravna s početkom unutarnjeg navoja.
3. Polagano zavrnite membransku kapicu u potpunosti do krajnjeg graničnika →  24.  
To će uzrokovati da se višak elektrolita premjesti na ventil i navoj.
4. Ako je potrebno, očistite senzor i membransku kapicu krpom.
5. Resetirajte brojač radnih sati za elektrolit na transmitemeru u **Izb./Kalibracija/ <Dezinfekcija senzora>/Disinfection/Zamijeniti elektr. ili Zamj. kape senzora/ Pohraniti**

### 9.2.3 Zamjena membranske kapice

1. Uklonite senzor iz sklopa protoka .
2. Uklanjanje membranske kapice →  25.
3. Sipajte svježi elektrolit u novu membransku kapicu dok se ne poravna s početkom ženskog navoja.
4. Provjerite je li brtveni prsten montiran u membransku kapicu.
5. Uvijte novu membransku kapicu u otvor senzora →  25.
6. Zavijte membransku kapicu dok se membrana na radnoj elektrodi lagano ne rastegne (1 mm (0.04 in)).
7. Poništite brojač radnih sati za membransku kapicu na transmitemeru. Za detaljne informacije, pogledajte Upute za uporabu transmitemera.


**Uklonite membransku kapicu**

- Pažljivo okrenite poklopac membrane.



A0034406

- Pažljivo uklonite membransku kapicu.




A0034408

1 Tijelo elektrode

**Zavijte membransku kapicu na senzor**

- Zavijte membransku kapicu na senzor: držite senzor za vratilo.



A0034480

6 Zavrnete membransku kapicu: držite ventil za otpuštanje tlaka čistim.

1 Ventil za otpuštanje tlaka

#### 9.2.4 Spremanje senzora

Ako je mjerjenje obustavljeno nakratko i može se jamčiti da će se senzor držati vlažnim za vrijeme skladištenja:

1. Ako je zajamčeno da se sklop neće isprazniti, možete ostaviti senzor u sklopu protoka.
2. Ako postoji mogućnost da se sklop može isprazniti, uklonite kabel i uklonite senzor iz sklopa.
3. Kako bi membrana ostala vlažna nakon što je senzor uklonjen, ponovno napunite zaštitnu kapicu elektrolitom ili čistom vodom.
4. Namjestite zaštitnu kapicu na senzor → .

Tijekom dugotrajnih prekida mjerjenja, osobito ako je moguća dehidracija:


1. Uklonite kabel.
2. Uklonite senzor iz sklopa .
3. Očistite vratilo senzora i membransku kapicu hladnom vodom i ostavite da se osuši.
4. Polagano zavrnete membransku kapicu u potpunosti do krajnjeg graničnika. To osigurava da membrana ostane labava.
5. Postavite suhu zaštitnu kapicu za mehaničku zaštitu → .
6. Prilikom ponovnog puštanja uređaja u rad, napunite elektrolite u membransku kapicu → , a zatim slijedite korake za puštanje u rad → .

Pazite da tijekom duljih prekida mjerjenja ne dođe do biološkog obraštanja:


- Uklonite kontinuirane organske naslage, poput filmova bakterija.

##### Namjestite zaštitnu kapicu na senzor

1. Kako bi membrana ostala vlažna nakon što je senzor uklonjen, ponovno napunite zaštitnu kapicu elektrolitom ili čistom vodom.
2. Gornji dio zaštitne kapice je u otvorenom položaju. Pažljivo pomaknite zaštitnu kapicu na poklopac membrane.



3. Pričvrstite zaštitnu kapicu okretanjem gornjeg dijela zaštitne kapice.



A0034494

### 9.2.5 Regeneriranje senzora

Tijekom mjerena, elektrolit u senzoru se postupno iscrpljuje zbog kemijskih reakcija. Sivo-smeđi sloj srebrnog klorida koji se nanosi na kontra-elektrodu u tvornici nastavlja rasti tijekom rada senzora. To nema učinka na reakciju koja se odvija na radnoj elektrodi.

Promjena boje sloja srebrnog klorida ukazuje na učinak na reakciju koja se odvija.

1. Provedite vizualni pregled kako bi se osiguralo da se sivo-smeđa boja kontra-elektrode nije promijenila. Ako se boja kontra-elektrode promijenila, npr. ako je uočena, bijela ili srebrna, senzor se mora regenerirati.
2. Pošaljite senzor proizvođaču radi regeneracije.

## 10 Popravak

### 10.1 Rezervni dijelovi

Za detaljnije informacije o kompletu rezervnih dijelova molimo referirajte se "Spare Part Finding Tool (alat za pronađak rezervnih dijelova)" na internetskoj stranici:

[www.endress.com/spareparts\\_consumables](http://www.endress.com/spareparts_consumables)

### 10.2 Povrat

Uređaj se vraća ako su potrebni popravci ili tvornička kalibracija ili ako je naručen odnosno isporučen nepravilan uređaj. Prema zakonskim odredbama, tvrtka Endress+Hauser, kao tvrtka s ISO certifikatom je obavezna slijediti određene postupke kod obrade vraćenih proizvoda koji su bili u kontaktu s medijem.

Da biste osigurali brz, siguran i profesionalan povrat uređaja:

- ▶ Informacije o postupku i uvjetima za vraćanje uređaja potražite na web mjestu [www.endress.com/support/return-material](http://www.endress.com/support/return-material).

### 10.3 Odlaganje



Ako se to zahtijeva Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE), proizvod je označen simbolom opasnosti kako bi se smanjilo odlaganje WEEE kao nerazvrstanog komunalnog otpada. Ne odlažite proizvode koji nose ovu oznaku kao nesortirani komunalni otpad. Umjesto toga, vratite ih proizvođaču na odlaganje pod primjenjivim uvjetima.

## 11 Dodatna oprema

Sljedeća dodatna oprema je najvažnija dodatna oprema koja je bila dostupna u trenutku izdavanje ovog dokumenta.

Navedena dodatna oprema tehnički je kompatibilna s proizvodom u uputama.

1. Moguća su ograničenja vezana uz primjenu kombinacije proizvoda.  
Osigurajte usklađenost mjerne točke s aplikacijom. To je odgovornost operatera mjerne točke.
2. Obratite pozornost na informacije u uputama za sve proizvode, osobito na tehničke podatke.
3. Za dodatnu opremu koja nije navedena ovdje molimo kontaktirajte servis ili distribucijski centar.

### 11.1 Komplet za održavanje CCV05

Narudžba u skladu sa strukturom proizvoda

- 2 x membrana kapice i 1 x elektrolit 50 ml (1.69 fl oz)
- 1 x elektrolit 50 ml (1.69 fl oz)
- 2 x kompleta za brtvljenje

### 11.2 Dodatna oprema specifična za uređaj

#### Memosens podatkovni kabel CYK10

- Za digitalne senzore s Memosens tehnologijom
- Konfigurator proizvoda na stranici proizvoda: [www.endress.com/cyk10](http://www.endress.com/cyk10)

 Tehničke informacije TI00118C

#### Memosens podatkovni kabel CYK11

- Producni kabel za digitalni senzor s Memosens protokolom
- Konfigurator proizvoda nalazi se na stranici proizvoda: [www.endress.com/cyk11](http://www.endress.com/cyk11)

 Tehničke informacije TI00118C

#### Memosens laboratorijski kabel CYK20

- Za digitalne senzore s Memosens tehnologijom
- Konfigurator proizvoda na stranici proizvoda: [www.endress.com/cyk20](http://www.endress.com/cyk20)

#### Flowfit CYA27

- Modularni sklop protoka za višeparametarska mjerjenja
- Konfigurator proizvoda na stranici proizvoda: [www.endress.com/cya27](http://www.endress.com/cya27)

 Tehničke informacije TI01559C

#### Flexdip CYA112

- Uronjiva armatura za vodu i otpadnu vodu
- Modularni sustav armature za senzore u otvorenim bazenima, kanalima i spremnicima
- Materijal: PVC ili nehrđajući čelik
- Konfigurator proizvoda na stranici o proizvodu: [www.endress.com/cya112](http://www.endress.com/cya112)

 Tehničke informacije TI00432C

#### Fotometar PF-3

- Kompaktni ručni fotometar za određivanje referentne izmjerene vrijednosti
- Boje reagens boce s jasnim uputama za doziranje
- Broj narudžbe: 71257946

**Komplet adaptera CCS5x(D/E) za CYA27**

- Stezni prsten
- Potisna spojница
- O-prsten
- Broj narudžbe: 71372027

**Komplet adaptera CCS5x(D/E) za CYA112**

- Adapter uklj. O-prstene
- 2 vijka za zaključavanje
- Broj narudžbe: 71372026

**Komplet za brzo zatezanje za CYA112**

- Adapter, unutarnji i vanjski dijelovi uklj. O-prstenovi
- Alat za montažu i demontažu
- Narudžba br. 71093377 ili montirani dodatak CYA112

**COY8**

Gel nulte točke za senzore kisika i dezinfekcije

- Gel bez dezinfekcije i bez klora za verifikaciju, kalibraciju nulte točke i podešavanje mernih točaka za kisik i dezinfekciju
- Konfigurator proizvoda na stranici proizvoda: [www.endress.com/coy8](http://www.endress.com/coy8)



Tehničke informacije TI01244C

## 12 Tehnički podaci

### 12.1 Ulaz

Mjerne varijable	Ukupni klor temperatura	[mg/l, µg/l, ppm, ppb] [°C, °F]
Mjerni raspon	CCS53E-**11AD** CCS53E-**11BF**	0 do 5 mg/l (ppm) ukupni klor 0 do 20 mg/l (ppm) ukupni klor
Struja signala	CCS53E-**11AD** CCS53E-**11BF**	8 do 20 nA po 1 mg/l (ppm) HOCl 8 do 20 nA po 1 mg/l (ppm) HOCl

### 12.2 Karakteristike performansi

Referentni uvjeti rada	temperatura pH vrijednost Protok HOCl-bez baze medij	20 °C (68 °F) pH 7,5 ±0,2 40 do 60 cm/s Mrežna voda
Vrijeme reakcije	T <sub>90</sub> < 180 s (nakon završetka polarizacije)	
Vrijeme polarizacije	Početno puštanje u rad Ponovno puštanje u rad	45 min 20 min
Rezolucija izmjerene vrijednosti senzora	Najviše, najmanja moguća razlučivost izmjerene vrijednosti u referentnim uvjetima je 0,05 %izmjerene vrijednosti iznad granice kvantifikacije (LOQ).	
Izmjerena pogreška	LOD (granica detekcije) <sup>1)</sup> CCS53E-**11AD** CCS53E-**11BF**	LOQ (granica kvantifikacije) 0,028 mg/l (ppm) HOCl 0,028 mg/l (ppm) HOCl
Ponovljivost	CCS53E-**11AD** CCS53E-**11BF**	0,004 mg/l (ppm) 0,007 mg/l (ppm)

1) Na temelju ISO 15839. Mjerna pogreška uključuje sve nesigurnosti senzora i predajnika (elektrodnii sustav). Ne sadrži sve nesigurnosti uzrokovane referentnim materijalom i prilagodbe koje su možda izvršene.

Nazivni nagib	CCS53E-**11AD** CCS53E-**11BF**	11 nA po 1 mg/l (ppm) HOCl 11 nA po 1 mg/l (ppm) HOCl
Dugoročni pomak	<1% mjesečno (srednja vrijednost, određena tijekom rada u različitim koncentracijama i pod referentnim uvjetima)	
Vrijeme rada elektrolita	na 10% mjernog raspona i 20 °C na 50% mjernog raspona i 20 °C pri maksimalnoj koncentraciji i 55 °C	2 godina 1 godina 60 dana

### Vlastita potrošnja

Vlastita potrošnja klora na senzoru je zanemariva.

## 12.3 Okoliš

Sobna temperatura	-20 do 60 °C (-4 do 140 °F)
-------------------	-----------------------------

Temperatura skladištenja	Dugotrajno skladištenje do 2 godine (maksimalno)		Skladištenje Do 48 h (maksimum)
	S elektrolitom	0 do 35 °C (32 do 95 °F) (bez zamrzavanja)	
	Bez elektrolita	-20 do 60 °C (-4 do 140 °F)	

Stupanj zaštite	IP68 (1.8 m (5.91 ft)) voden stupac tijekom 7 dana na 20 °C (68 °F)
-----------------	---

## 12.4 Proces

Temperatura procesa	+0 do 55 °C (32 do 130 °F), bez smrzavanja
---------------------	--

Tlak	Ulagani tlak ovisi o specifičnoj montaži i instalaciji. Mjerenje se može obaviti slobodnim izlazom. Senzorom može raditi na procesnim pritiscima do 1 bar relativ (14.5 psi relativ) (2 barA abs. (29 psi abs.)).
------	---

pH područje	Raspon djelotvornosti ukupnog klora pH 4 do 9 <sup>1)</sup> Kalibracija pH 4 do 9 Mjerenje pH 4 do 9
-------------	--

1) Do pH 4 i u prisutnosti kloridnih iona (Cl<sup>-</sup>), stvara se Cl<sub>2</sub> koji se također mjeri

Vodljivost	Senzor se može upotrebljavati i u mediju s vrlo niskom provodljivosti, kao što je demineralizirana voda.
------------	--

Protok	Najmanje 5 l/h (1.3 gal/h), u Flowfit CYA27 klopu protoka (5 l verzija) Najmanje 30 l/h (7.9 gal/h), u Flowfit CYA27 klopu protoka (30 l verzija)
--------	--

---

Protok	Najmanje 15 cm/s (0.5 ft/s), npr. sa sklopom za uranjanje Flexdip CYA112
► Što se tiče stanja i performansi senzora, bitno je da se poštuju granice brzine protoka navedene u sljedećoj tablici.	

Brzina protoka [cm/s]	Volumenski protok [l/h]		
	Flowfit CYA27 (51 verzija)	Flowfit CYA27 (301 verzija)	Flexdip CYA112
Minimum	15	5	30
Maksimum	80	30	60

Senzor je slobodno suspendiran u mediju; obratite pažnju na minimalnu brzinu protoka od 15 cm/s tijekom ugradnje.

## 12.5 Konstruktivna izvedba

---

Dimenzije	→  13
-----------	-------

Težina	Senzor s membranskom kapicom i elektrolitom (bez zaštitne kapice i bez adaptéra) Cca. 95 g (3.35 oz)
--------	---

Materijali	Osovina senzora Membrana Membranska kapica Zaštitna kapa Brtveni prsten Spojka osjetničkog vratila	POM PET/PVDF PVDF <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Posuda: PC Makrolon (polikarbonat)</li> <li>■ Brtva: Kraiburg TPE TM5MED</li> <li>■ Poklopac: PC Makrolon (polikarbonat)</li> </ul> FKM PPS
------------	---	--

---

Specifikacija kabela	maks. 100 m (330 ft), uključ. produžetak kabela
----------------------	---





71645258

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---