

Instruções de operação

Sensores combinados de pH/ORP CPS16E, CPS76E e CPS96E

Medição de pH e ORP
Sensores com tecnologia Memosens 2.0



Sumário

1	Sobre este documento	4
1.1	Avisos	4
1.2	Símbolos	4
1.3	Documentação	5
2	Instruções básicas de segurança	5
2.1	Especificações para a equipe	5
2.2	Uso indicado	6
2.3	Segurança no local de trabalho	6
2.4	Segurança da operação	6
2.5	Segurança do produto	6
3	Recebimento e identificação do produto	7
3.1	Recebimento	7
3.2	Identificação do produto	7
3.3	Armazenamento e transporte	8
3.4	Escopo de entrega	8
3.5	Certificados e aprovações	9
4	Instalação	10
4.1	Requisitos de instalação	10
4.2	Verificação pós-instalação	11
5	Conexão elétrica	12
5.1	Conexão do sensor	12
6	Comissionamento	13
6.1	Etapas preparatórias	13
7	Manutenção	16
7.1	Tarefas de manutenção	16
8	Reparo	19
8.1	Devolução	19
8.2	Descarte	19
9	Acessórios	19
10	Dados técnicos	19

1 Sobre este documento

1.1 Avisos

Estrutura das informações	Significado
 PERIGO Causas (/consequências) Consequências de não-conformidade (se aplicável) ▶ Ação corretiva	Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação perigosa não for evitada, poderão ocorrer ferimentos sérios ou fatais.
 ATENÇÃO Causas (/consequências) Consequências de não-conformidade (se aplicável) ▶ Ação corretiva	Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação perigosa não for evitada, podem ocorrer ferimentos sérios ou fatais.
 CUIDADO Causas (/consequências) Consequências de não-conformidade (se aplicável) ▶ Ação corretiva	Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação não for evitada, podem ocorrer ferimentos de menor grau ou mais graves.
 AVISO Causa/situação Consequências de não-conformidade (se aplicável) ▶ Ação/observação	Este símbolo alerta quanto a situações que podem resultar em dano à propriedade.

1.2 Símbolos

	Informações adicionais, dicas
	Permitido
	Recomendado
	Não é permitido ou recomendado
	Consulte a documentação do equipamento
	Consulte a página
	Referência ao gráfico
	Resultado de uma etapa individual

1.2.1 Símbolos no equipamento

	Consulte a documentação do equipamento
	Não descartar produtos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-o para o fabricante para o descarte adequado.

1.3 Documentação

Os manuais a seguir que complementam essas Instruções de operação podem ser encontrados nas páginas do produto, na Internet:

- Informações técnicas para o respectivo sensor
- Instruções de operação para o transmissor utilizado

Adicionalmente a essas Instruções de operação, um XA com "Instruções de segurança para equipamentos elétricos na área classificada" também está incluído com os sensores para uso na área classificada.

► Siga as instruções de uso em áreas classificadas cuidadosamente.

-  Instruções de segurança para equipamento elétrico em áreas com risco de explosão para aprovação ATEX e IECEx, XA01991C
-  Instruções de segurança para equipamento elétrico em áreas com risco de explosão para aprovação JPN Ex, XA02244C
-  Instruções de segurança para equipamento elétrico em áreas com risco de explosão para aprovação NEPSI Ex, XA02113C
-  Instruções de segurança para equipamento elétrico em áreas com risco de explosão para aprovação INMETRO, XA02082C
-  Instruções de segurança para equipamento elétrico em áreas com risco de explosão para aprovação CSA C/US, XA02235C
-  Instruções de segurança para equipamento elétrico em áreas com risco de explosão para aprovação UK Ex, XA02588C
-  Instruções de segurança para equipamento elétrico em áreas com risco de explosão para aprovação KOR Ex, XA02739C

2 Instruções básicas de segurança

2.1 Especificações para a equipe

- A instalação, comissionamento, operação e manutenção do sistema de medição podem ser executadas apenas por uma equipe técnica especialmente treinada.
- A equipe técnica deve estar autorizada pelo operador da fábrica a executar as atividades especificadas.
- A conexão elétrica deve ser executada apenas por um técnico eletricista.
- A equipe técnica deve ter lido e entendido estas Instruções de Operação, devendo segui-las.
- Os erros no ponto de medição devem ser reparados apenas pela equipe autorizada e especialmente treinada.

 Reparos não descritos nas Instruções de operação fornecidos podem apenas ser executados diretamente pelo fabricante ou pela organização de manutenção.

2.2 Uso indicado

Os sensores foram projetados para medição contínua do valor de pH, ORP e valor rH em líquidos.



Uma lista de aplicações recomendadas é fornecida nas Informações técnicas para o respectivo sensor.

Qualquer uso diferente do indicado coloca em risco a segurança das pessoas e do sistema de medição. Portanto, qualquer outro uso não é permitido.

O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado.

2.3 Segurança no local de trabalho

O operador é responsável por garantir a conformidade com as seguintes regulamentações de segurança:

- Orientações de instalação
- Normas e regulamentações locais
- Regulamentações para proteção contra explosão

2.4 Segurança da operação

Antes do comissionamento do ponto de medição inteiro:

1. Verifique se todas as conexões estão corretas.
2. Certifique-se de que os cabos elétricos e conexões de mangueira estejam sem danos.

Procedimento em caso de produtos danificados:

1. Não opere produtos danificados, e proteja-os contra operação não-intencional.
2. Etiquete produtos danificados como defeituosos.

Durante a operação:

- Se os erros não puderem ser corrigidos,
retire os produtos de serviço e proteja-os contra operação não intencional.

2.5 Segurança do produto

2.5.1 Tecnologia avançada

O produto é projetado para satisfazer os requisitos de segurança mais avançados, foi devidamente testado e deixou a fábrica em condições de ser operado com segurança. As regulamentações relevantes e as normas internacionais foram observadas.

3 Recebimento e identificação do produto

3.1 Recebimento

1. Verifique se a embalagem está sem danos.
 - ↳ Notificar o fornecedor sobre quaisquer danos à embalagem.
Manter a embalagem danificada até que a situação tenha sido resolvida.
2. Verifique se o conteúdo está sem danos.
 - ↳ Notificar o fornecedor sobre quaisquer danos ao conteúdo da entrega.
Manter os produtos danificados até que a situação tenha sido resolvida.
3. Verificar se a entrega está completa e se não há nada faltando.
 - ↳ Comparar os documentos de envio com seu pedido.
4. Embalar o produto para armazenagem e transporte, de tal modo que esteja protegido contra impacto e umidade.
 - ↳ A embalagem original oferece a melhor proteção.
Certifique-se de estar em conformidade com as condições ambientais permitidas.

Se tiver quaisquer perguntas, entrar em contato com seu fornecedor ou seu centro de vendas local.

3.2 Identificação do produto

3.2.1 Etiqueta de identificação

A etiqueta de identificação fornece as seguintes informações sobre seu equipamento:

- Identificação do fabricante
 - Código do pedido estendido
 - Número de série
 - Informações de segurança e avisos
 - Informação do certificado
- Compare as informações da etiqueta de identificação com o pedido.

3.2.2 Identificação do produto

Interpretação do código de pedido

O código de pedido e o número de série de seu produto podem ser encontrados nos seguintes locais:

- Na etiqueta de identificação
- Nos papéis de entrega

Obtenção de informações sobre o produto

1. Acesse www.endress.com.
2. Pesquisar página (símbolo da lupa): Insira um número de série válido.

3. Pesquisar (lupa).

- ↳ A estrutura do produto é exibida em uma janela pop-up.

4. Clique na visão geral do produto.

- ↳ Aqui, você encontra informações referentes ao seu equipamento, incluindo a documentação do produto.

3.2.3 Endereço do fabricante

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Alemanha

ou

Endress+Hauser Conducta Inc.
4123 East La Palma Avenue, Suite 200
Anaheim, CA 92807 USA

3.3 Armazenamento e transporte

AVISO

Congelamento da solução-tampão interna e eletrólito interno!

Os sensores podem trincar em temperaturas menores do que -15 °C (5 °F).

- ▶ Ao transportar os sensores, certifique-se de embalá-los de forma que eles estejam adequadamente protegidos contra congelamento.

Todos os sensores são testados individualmente e fornecidos em embalagens individuais. Os sensores são equipados com uma tampa de umidade. A tampa contém um líquido contendo KCl que evita que o sensor seque. O líquido não precisa cobrir a membrana de vidro de pH. A umidade de 100% dentro da tampa é suficiente para manter o sensor pronto para medição.

- ▶ Se uma tampa de umidade não for usada para armazenar o sensor, armazene-o em uma solução KCl (3 mol/l) ou em uma solução tamponada enriquecida de sal (preferencialmente CPY20 pH 7).



Não permita que o sensor seque, pois isso pode levar a erros de medição permanentes ou falha do sensor.

Os sensores devem ser armazenados em salas secas com temperaturas de 0 para 50 °C (32 para 122 °F).

3.4 Escopo de entrega

O escopo de entrega compreende:

- Versão solicitada do sensor
- Instruções de Operação
- Instruções de segurança para área de risco (para sensores com aprovação Ex)
- Folha suplementar para certificados opcionalmente solicitados

3.5 Certificados e aprovações

Certificados atuais e aprovações para o produto estão disponíveis na www.endress.com respectiva página do produto em:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione **Downloads**.

4 Instalação

4.1 Requisitos de instalação



Siga as instruções de operação para o conjunto usado para informações detalhadas sobre a instalação do conjunto.

1. Antes de rosquear o sensor, verifique se a rosca de montagem, os O-rings e a superfície de vedação estão limpos e sem danos e se a rosca gira sem problemas.
2. Aperte o sensor à mão com um torque de 3 Nm (2.21 lbf ft) (Apenas se aplica ao instalar em conjuntos da Endress+Hauser).

4.1.1 Orientação

⚠ CUIDADO

Pressurização do sensor devido ao uso prolongado sob aumento da pressão do processo

Possibilidade de ruptura repentina e lesão por estilhaços de vidro!


- ▶ Evite o aquecimento rápido desses sensores se eles forem usados sob pressão reduzida do processo ou sob pressão atmosférica.
- ▶ Ao manusear esses sensores, use sempre óculos e luvas de proteção apropriadas.
- Não instale os sensores de cabeça para baixo.
- O ângulo de inclinação deve ser no mínimo 15° da horizontal.

AVISO

Ângulo de inclinação do sensor menor que 15°

Uma bolha de ar pode se formar no bulbo de vidro e assim não há garantia de que a membrana de pH está completamente coberta com buffer interno!

- ▶ Selecione o ângulo de instalação do sensor de maneira que ele não seja menor que 15°.



A0028039


-  1 Ângulo de instalação no mínimo 15° da horizontal

A Orientação permitida

B Orientação proibida

Orientação dos sensores para instalação invertida:

- Os sensores são adequados para instalação de cabeça para baixo de acordo com o código de pedido para "Sistema de referência".
- Instale os sensores em qualquer ângulo.



A0028040

 2 Qualquer ângulo de instalação

4.2 Verificação pós-instalação

Coloque o sensor em funcionamento somente se a resposta for "sim" a todas as perguntas a seguir:

- O sensor e o cabo não estão danificados?
- A orientação está correta?

5 Conexão elétrica


⚠ ATENÇÃO

O equipamento está conectado!

Conexão incorreta pode resultar em ferimentos ou morte!

- ▶ A conexão elétrica deve ser executada apenas por um técnico eletricista.
- ▶ O técnico eletricista deve ter lido e entendido estas Instruções de Operação, devendo segui-las.
- ▶ **Antes** de iniciar o trabalho de conexão, certifique-se de que nenhuma tensão esteja presente nos cabos.

5.1 Conexão do sensor



3 Cabo de medição CYK10 ou CYK20

- ▶ Conecte o cabo de medição Memosens, p.ex.: CYK10 ou CYK20 ao sensor.



Para mais informações sobre o cabo CYK10, consulte BA00118C.

6 Comissionamento

6.1 Etapas preparatórias


AVISO

Se, para armazenamento temporário, a tampa de proteção for recolocada em um sensor úmido, o KCl pode cristalizar. Isto pode provocar a secagem da tampa.

► Certifique-se de que o sensor esteja seco quando a tampa de proteção for instalada.

Antes de comissionar o sensor, remova a tampa úmida com conector baioneta ou a tampa de proteção:


1. Gire a parte superior da tampa úmida.



A0041481

- 4 Liberação da tampa úmida com conector baioneta

2. Remova cuidadosamente a tampa úmida do sensor.



A0041482

- 5 Remoção da tampa úmida com conector baioneta

6.1.1 Calibração e ajuste

A frequência na qual a calibração do sensor ou inspeção do sensor é executada depende das condições de operação, por ex. sujeira e carga química.

i Os novos sensores de pH/ORP combinados com a tecnologia Memosens não precisam ser calibrados. A calibração só é necessária se requisitos de precisão de medição muito rígidos tiverem que ser cumpridos ou caso o sensor tenha sido armazenado por mais de 3 meses.


- ▶ Para calibração de dois pontos, use soluções buffer de qualidade da Endress+Hauser, p. ex., CPY20.

AVISO




Desvios severos de valor podem ocorrer se os sensores de pH/ORP forem armazenados secos!

- ▶ Mergulhe o sensor em água por pelo menos 24 horas antes de usar.
- ▶ Armazene o sensor em uma solução KCl (3 mol/l) ou solução buffer (pH 7,00).

pH e ORP:



1. Mergulhe o sensor em uma solução buffer definida (por ex. pH 7 ou 220 mV).
 2. Execute a calibração no medidor:
 - (a) Defina a temperatura de medição no caso de compensação manual de temperatura.
 - (b) Insira o valor de pH ou o valor mV da solução de buffer.
 - (c) Inicie a calibração.
 - (d) O valor é aceito assim que ele tiver estabilizado.
 3. Enxágue o sensor com água destilada. Não seque o sensor!
- Calibração finalizada para medição ORP.

Apenas pH:

4. Mergulhe o sensor na segunda solução buffer (por ex. pH 4).

5. Execute a calibração no medidor:

(a) Insira o valor de pH da segunda solução buffer.

(b) Inicie a calibração.

(c) O valor é aceito assim que ele tiver estabilizado.

O equipamento calcula o ponto zero e inclinação e exibe os valores. Uma vez que os valores de ajuste tenham sido aceitos, o equipamento é ajustado para o novo sensor de pH.

6. Enxágue o sensor com água destilada.

7 Manutenção

7.1 Tarefas de manutenção

7.1.1 Limpeza do sensor

ATENÇÃO

Ácidos minerais

Risco de lesões graves ou fatais em decorrência de queimaduras por soda cáustica!

- ▶ Use óculos de proteção para os olhos.
- ▶ Use luvas de proteção e vestuário de proteção adequado.
- ▶ Evite qualquer contato com os olhos, boca e pele.

ATENÇÃO

Tiocarbamida

Nocivo se ingerido! Comprovação limitada de carcinogenicidade! Possíveis riscos para recém-nascidos! Prejudiciais ao ambiente, com efeitos a longo prazo!

- ▶ Use óculos de proteção, luvas de proteção e vestuário de proteção adequado.
- ▶ Evite qualquer contato com os olhos, boca e pele.
- ▶ Evite lançar no ambiente.

CUIDADO

Produtos químicos corrosivos

Risco de queimaduras químicas nos olhos e pele e risco de danos às roupas e equipamentos!

- ▶ É absolutamente essencial proteger os olhos e as mãos adequadamente ao trabalhar com ácidos, alcalinos e solventes orgânicos!
- ▶ Usar óculos de proteção e luvas de segurança.
- ▶ Limpe os respingos nas roupas e em outros objetos para evitar qualquer dano.
- ▶ Atenda as instruções nas fichas de dados de segurança para os produtos químicos usados.

Possíveis ferramentas de limpeza:

- Escova com cerdas macias
 - Pano macio
 - Esponja
- ▶ Primeiro enxágue o sensor com água limpa para remover resíduos de líquido.

No caso de acúmulos de impurezas e depósitos:

1. Limpe o sensor com uma solução de detergente e água morna.
2. Esfregue cuidadosamente o sensor com uma escova macia.
3. Enxague o sensor com água morna da torneira.

⚠️ ATENÇÃO**Ácidos minerais**

Risco de lesões graves ou fatais em decorrência de queimaduras por soda cáustica!

- ▶ Use óculos de proteção para os olhos.
- ▶ Use luvas de proteção e vestuário de proteção adequado.
- ▶ Evite qualquer contato com os olhos, boca e pele.

⚠️ ATENÇÃO**Tiocarbamida**

Nocivo se ingerido! Comprovação limitada de carcinogenicidade! Possíveis riscos para recém-nascidos! Prejudiciais ao ambiente, com efeitos a longo prazo!

- ▶ Use óculos de proteção, luvas de proteção e vestuário de proteção adequado.
- ▶ Evite qualquer contato com os olhos, boca e pele.
- ▶ Evite lançar no ambiente.

⚠️ CUIDADO**Produtos químicos corrosivos**

Risco de queimaduras químicas nos olhos e pele e risco de danos às roupas e equipamentos!

- ▶ É absolutamente essencial proteger os olhos e as mãos adequadamente ao trabalhar com ácidos, alcalinos e solventes orgânicos!
- ▶ Usar óculos de proteção e luvas de segurança.
- ▶ Limpe os respingos nas roupas e em outros objetos para evitar qualquer dano.
- ▶ Atenda as instruções nas fichas de dados de segurança para os produtos químicos usados.

Limpe a sujeira do sensor do seguinte modo dependendo do tipo de sujeira:

1. Películas oleosas e gordurosas:
Limpar com desengordurante, p. ex. álcool ou água quente com um agente alcalino.
2. Incrustações de cal, hidróxidos metálicos e compostos orgânicos de baixa solubilidade (liofóbicos):
Dissolva a incrustação com ácido clorídrico diluído (3%) e enxágue minuciosamente com água limpa abundante.
3. Incrustação sulfídica (proveniente da dessulfurização de gás de combustão ou estações de tratamento de esgoto):
Utilize uma mistura de ácido clorídrico (3%) e tiocarbamida (disponível comercialmente) e enxágue minuciosamente com água limpa abundante.
4. Incrustação contendo proteína (por ex. na indústria alimentícia):
Utilize uma mistura de ácido clorídrico (0,5%) e pepsina (disponível comercialmente) e enxágue minuciosamente com água limpa abundante.
5. Acúmulo biológico de dissolução rápida:
Enxágue com água pressurizada.

Após a limpeza, enxágue o sensor minuciosamente com água limpa abundante e então o recalibre.

Regeneração de sensores pH de reação lenta

- Use uma mistura contendo ácido fluorídrico à base de ácido nítrico (10%) e fluoreto de amônio (50 g/l (6,7 oz/gal)).

8 Reparo

8.1 Devolução

O produto deve ser devolvido caso sejam necessários reparos, calibração de fábrica ou caso o produto errado tenha sido solicitado ou entregue. Como uma empresa certificada ISO e também devido às regulamentações legais, a Endress+Hauser está obrigada a seguir certos procedimentos ao lidar com produtos devolvidos que tenham estado em contato com o meio.

www.endress.com/support/return-material

8.2 Descarte

O equipamento contém componentes eletrônicos. O produto deve ser descartado como lixo eletrônico.

- Observe as regulamentações locais.



Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da União Europeia sobre equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o produto é identificado com o símbolo exibido para reduzir o descarte de WEEE como lixo comum. Não descartar produtos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte sob as condições aplicáveis.

9 Acessórios



Para informações detalhadas sobre acessórios, consulte as "Informações Técnicas" para o sensor relevante.

10 Dados técnicos



Para informações detalhadas sobre dados técnicos, consulte as "Informações Técnicas" para o sensor relevante.



71780885

www.addresses.endress.com
