

Informações técnicas

Liquiphant FTL63

Vibronic
HART,
PROFINET na Ethernet-APL

Chave de nível para líquidos especificamente para as indústrias de alimentos e life science



Aplicação

- Chave de nível para todos os líquidos, para detecção mínima ou máxima em recipientes, por ex., tanques de processo e de armazenamento e tubulações, mesmo em áreas classificadas
- Faixa de temperatura do processo: -50 para +150 °C (-58 para +302 °F)
- Pressões até 64 bar (928 psi)
- Viscosidades até 10 000 mPa·s
- Substituto ideal para comutadores de flutuação; função confiável não é afetada pela vazão, turbulência, bolhas de ar, espuma, vibração, conteúdo sólido ou incrustação

Seus benefícios

- Fácil comissionamento com funcionalidade plug and play
- Certificado, projeto higiênico (3-A, EHEDG, ASME BPE)
- Conformidade comprovada com padrões de materiais, por ex., EC 1935/2004, FDA, GB 4806, cGMP
- Segurança funcional: monitoramento da frequência de oscilação do diapasão
- Heartbeat Technology - função de verificação e monitoramento sob demanda sem interrupção do processo
- Com tecnologia sem fio Bluetooth®

Sumário

Sobre este documento	4	Ambiente	20
Símbolos	4	Faixa de temperatura ambiente	20
Função e projeto do sistema	5	Temperatura de armazenamento	22
Princípio de medição	5	Altura de operação	22
Sistema de medição	5	Classe climática	22
Comunicação e processamento de dados	6	Grau de proteção	22
Confiabilidade	6	Resistência a vibrações	22
Entrada	6	Resistência a choques	23
Variável medida	6	Carga mecânica	23
Faixa de medição	6	Grau de poluição	23
Saída	6	Compatibilidade eletromagnética (EMC)	23
Sinal de saída	6	Processo	23
Sinal em alarme	6	Faixa de temperatura do processo	23
Carga	7	Choque térmico	23
Amortecimento	7	Faixa de pressão do processo	23
Saída comutada	7	Limite de sobrepressão	24
Dados de conexão Ex	7	Densidade do meio	24
Dados específicos do protocolo	7	Viscosidade	24
Dados HART	9	Estanqueidade da pressão	24
Heartbeat Technology	9	Conteúdo de sólidos	24
Fonte de alimentação	10	Construção mecânica	24
Esquema de ligação elétrica	10	Projeto, dimensões	24
Conectores do equipamento disponíveis	10	Dimensões	25
Tensão de alimentação	11	Peso	33
Coneção elétrica	11	Materiais	34
Equalização de potencial	11	Rugosidade da superfície	36
Terminais	12	Operabilidade	36
Entradas para cabos	12	Conceito de operação	36
Especificação do cabo	12	Idiomas	36
Proteção contra sobretensão	13	Operação local	37
Características de desempenho	13	Display local	38
Condições de operação de referência	13	Operação remota	39
Leve em consideração o ponto de comutação	13	Ferramentas de operação compatíveis	40
Erro medido máximo	14	Integração do sistema	40
Resolução	14	Gestão de dados HistoROM	41
Tempo de reposta	14	Certificados e aprovações	41
Comportamento dinâmico, saída em corrente	14	Identificação CE	41
Comportamento dinâmico, saída digital	14	Identificação RCM	41
Histerese	15	Aprovação Ex	41
Não repetibilidade	15	Conformidade material para contato com alimentos	41
Influência da temperatura do processo	15	Conformidade do design sanitário	41
Influência da pressão do processo	15	cGMP	42
Influência da densidade do meio do processo (em		Conformidade geral de materiais	42
temperatura ambiente e pressão normal)	15	Sistema de prevenção contra transbordamento	42
Instalação	16	Segurança funcional	42
Local de instalação, orientação	16	Aprovação de rádio	42
Instruções de instalação	16	Aprovação CRN	42
Instalando o equipamento na tubulação	18	Em conformidade com o TSE (BSE) (ADI free - Animal Derived Ingredients)	42
Alinhamento da entrada para cabos	18	Equipamento sob pressão com pressão permitida menor que 200 bar, sem volume que suporta pressão	42
Instruções especiais de instalação	19	Vedaçao de processo de acordo com ANSI/ISA 12.27.01	43

ASME BPE	43
Certificação HART	43
Certificação PROFINET em Ethernet-APL	43
Informações para pedido	43
Serviço	44
Relatórios de teste, declarações e certificados de inspeção ..	44
Teste, certificado, declaração	44
TAG	44
Pacotes de aplicação	45
Heartbeat Technology	45
Diagnósticos Heartbeat	45
Verificação Heartbeat	45
Monitoramento Heartbeat	45
Teste funcional (HART)	45
Acessórios	46
Device Viewer	46
Tampa de proteção contra tempo: 316L, XW112	46
Tampa de proteção contra tempo, plástico, XW111	46
Adaptador soldado	47
Soquete M12	47
Field Xpert SMT70	48
DeviceCare SFE100	48
FieldCare SFE500	48
Documentação	48
Documentação padrão	48
Documentação complementar específica para cada equipamento	48
Marcas registradas	49

Sobre este documento

Símbolos	Símbolos de segurança
	⚠ PERIGO Este símbolo te alerta para uma situação perigosa. Se essa situação não for evitada, isso resultará em ferimentos sérios ou fatais.
	⚠ ATENÇÃO Este símbolo te alerta para uma situação potencialmente perigosa. Se essa situação não for evitada, isso pode resultar em ferimentos sérios ou fatais..
	⚠ CUIDADO Este símbolo te alerta para uma situação potencialmente perigosa. Se essa situação não for evitada, isso resultará em ferimentos leves ou médios.
	AVISO Este símbolo te alerta para uma situação potencialmente prejudicial. A falha em evitar essa situação pode resultar em danos ao produto ou a algo em suas proximidades.
	Símbolos das ferramentas <ul style="list-style-type: none">  Chave de boca
	Símbolos de elétrica <ul style="list-style-type: none">  Conexão de aterramento Braçadeira aterrada através de um sistema de aterramento.  Aterramento de proteção (PE) Terminals de terra, que devem ser aterrados antes de estabelecer quaisquer outras conexões. Os terminais de terra são localizados dentro e fora do equipamento.
	Símbolos para determinados tipos de informação <ul style="list-style-type: none">  Permitido Procedimentos, processos ou ações que são permitidas.  Proibido Procedimentos, processos ou ações que são proibidas.  Dica Indica informação adicional  Referência à documentação  Referência à outra seção  1, 2, 3 Série de etapas
	Símbolos em gráficos <ul style="list-style-type: none"> A, B, C ... Visualização 1, 2, 3 ... Números de item  Área classificada  Área segura (área não classificada)
	Símbolos específicos de comunicação <ul style="list-style-type: none">  Tecnologia sem fio Bluetooth® Transmissão de dados sem fio entre equipamentos a uma distância curta através da tecnologia de rádio.
	Lista de abreviaturas <ul style="list-style-type: none"> PN Pressão nominal MWP Pressão máxima de operação A pressão máxima de operação é indicada na etiqueta de identificação. DTM Device Type Manager (gerenciador do tipo de equipamento)

Ferramenta de operação

O termo "ferramenta de operação" é usado no lugar do seguinte software operacional:

- FieldCare/DeviceCare para operação através da comunicação HART e PC

- Aplicativo SmartBlue, para operação usando um smartphone ou tablet Android ou iOS

PLC

Controlador lógico programável (PLC)

Convenções gráficas



- Desenhos de instalação, explosão e conexão elétrica são apresentados em formato simplificado
- Desenhos de equipamentos, conjuntos, componentes e dimensões são apresentados em formato de linha reduzida
- Os desenhos dimensionais não são representações em escala; as dimensões indicadas são arredondadas para 2 casas decimais
- A menos que descrito de outra forma, as flanges são apresentadas com a forma de superfície de vedação EN 1091-1, B2; ASME B16.5, RF; JIS B2220, RF

Função e projeto do sistema

Princípio de medição

O diapasão do sensor vibra na sua frequência natural. Assim que o líquido cobre o diapasão, a frequência de oscilação diminui. A mudança na frequência faz com que a chave de nível comute.

Medição do nível pontual

Detecção máxima ou mínima de líquidos em tanques ou tubulações em todas as indústrias. Adequado para monitoramento de vazamento, proteção contra funcionamento em seco de bomba ou prevenção de transbordamento, por exemplo.

Versões específicas são adequadas para uso em áreas classificadas.

A chave de nível diferencia entre as condições "coberto" e "não coberto".

Dependendo dos modos MÍN. (detecção mínima) ou MÁX. (detecção máxima), há duas possibilidades em cada caso: status OK e modo de demanda.


Status OK

- Em modo MÍN., o diapasão está coberto, por ex. para proteção contra funcionamento a seco da bomba
- Em modo MÁX., o diapasão não está coberto, por ex. para proteção contra transbordamento

Modo de demanda

- Em modo MÍN., o diapasão não está coberto, por ex. para proteção contra funcionamento a seco da bomba
- Em modo MÁX., o diapasão está coberto, por ex. para sistema de proteção contra transbordamento

Sistema de medição



1 Exemplo de um sistema de medição

1 Unidade de comutação, PLC etc.

A0045801


Comunicação e processamento de dados	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 para 20 mA com protocolo de comunicação HART ■ PROFINET por Ethernet-APL: protocolo de comunicação 10BASE-T1L ■ Tecnologia sem fio Bluetooth® (opcional)
Confiabilidade	<p>Segurança de TI</p> <p>A garantia do fabricante somente é válida se o produto for instalado e usado conforme descrito nas Instruções de operação. O produto é equipado com mecanismos de segurança para protegê-lo contra qualquer mudança accidental das configurações.</p> <p>Medidas de segurança de TI, que oferecem proteção adicional para o produto e a respectiva transferência de dados, devem ser implantadas pelos próprios operadores de acordo com seus padrões de segurança.</p>

Entrada

Variável medida	O sinal de nível pontual é acionado de acordo com o modo de operação (detecção de mínimo ou máximo) quando o nível excede ou fica abaixo do nível pontual relevante.
Faixa de medição	Depende do local de instalação e da extensão do tubo solicitada Comprimento máximo do sensor 3 m (9.8 ft)

Saída

Sinal de saída	<p>HART</p> <p>Modo SIO 8/16 mA (modo SIO) com protocolo de comunicação digital sobreposto HART, 2 fios</p> <p>Operação contínua 4 para 20 mA proporcional à frequência de oscilação com o protocolo de comunicação digital sobreposto HART, 2 fios</p> <p>Para a saída em corrente contínua, é possível selecionar um dos seguintes modos de operação:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4.0 para 20.5 mA ■ NAMUR NE 43: 3.8 para 20.5 mA (ajuste de fábrica) ■ Modo US : 3.9 para 20.8 mA <p>PROFINET por Ethernet-APL 10BASE-T1L, 2 fios 10 Mbit/s</p>
Sinal em alarme	<p>Sinal de alarme em conformidade com a recomendação NAMUR NE 43.</p> <p>4 para 20 mA HART:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alarme máximo: pode ser definido a partir de 21.5 para 23 mA ■ Alarme mínimo: < 3.6 mA (configuração de fábrica) <p>PROFINET por Ethernet-APL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ De acordo com o "protocolo de aplicação de camada para periferia descentralizada", versão 2.4 ■ Diagnóstico de acordo com PROFINET PA Profile 4.02

Carga**4 para 20 mA passiva, HART**

- 1 Fonte de alimentação CC 10.5 para 30 V Ex i
- 2 Fonte de alimentação CC 10.5 para 35 V, para outros tipos de proteção e versões do equipamento não certificadas
- 3 $R_{L\max}$ resistência máxima de carga
- U_B Tensão de alimentação

i Operação através do terminal portátil ou computador com programa operacional: considere a resistência mínima de comunicação de 250 Ω.

Amortecimento**HART**

- O amortecimento afeta todas as saídas, incluindo o sinal de saída e o display.
- Ele está disponível somente em operação contínua de 4 para 20 mA e não tem efeito no modo SIO.
- O amortecimento pode ser ajustado continuamente entre 0 para 999 s usando o display local, tecnologia sem fio Bluetooth®, unidade de controle portátil ou computador com programa de operação.
- Configuração de fábrica: 1 s

PROFINET por Ethernet-APL

- O amortecimento somente pode ser ativado para as entradas analógicas 1 a 3.
- O amortecimento pode ser ajustado continuamente entre 0 e 999 s.

O equipamento usa diversos módulos para troca de dados cíclica com o sistema de controle.

Saída comutada

Um atraso na comutação pré-configurado está disponível para pedido:

- 0.5 s quando o diapasão estiver coberto e 1.0 s quando estiver descoberto (configuração de fábrica)
- 0.25 s quando o diapasão estiver coberto e 0.25 s quando estiver descoberto
- 1.5 s quando o diapasão estiver coberto e 1.5 s quando o diapasão estiver descoberto
- 5.0 s quando o diapasão estiver coberto e 5.0 s quando o diapasão estiver descoberto

i O usuário também pode definir os atrasos de comutação para quando o diapasão está coberto e descoberto na faixa de 1 para 60 segundos, independentes entre eles.

(Operação via display, tecnologia sem fio Bluetooth® ou navegador de internet, FieldCare, DeviceCare , AMS, PDM)

Dados de conexão Ex

Consulte as instruções de segurança (XA): Todos os dados relacionados à proteção contra explosão são fornecidos em documentação Ex separada e estão disponíveis na área de Downloads do site da Endress+Hauser. A documentação Ex é fornecida por padrão com todos os equipamentos aprovados para uso em áreas classificadas sujeitas à explosão.

Dados específicos do protocolo**HART**

- ID do fabricante: 17 (0x11)
- Código do tipo de equipamento: 0x11C4
- Versão do equipamento: 1
- Especificação HART: 7

- Revisão DD: 1
- Arquivos de descrição do equipamento (DTM, DD) informações e arquivos em:
 - www.endress.com
 - www.fieldcommgroup.org
- Carga HART: mín.. 250 Ω

Variáveis do equipamento HART (pré-configuradas na fábrica)

Os seguintes valores medidos são atribuídos às variáveis de equipamento na fábrica:

Variável do equipamento	Valor medido
Parâmetro Variável primária (PV) (Variável primária) ¹⁾	Detecção de limite de nível ²⁾
Parâmetro Variável Secundária (SV) (Variável secundária)	Frequência do sensor ³⁾
Parâmetro Variável Terciária (TV) (Terceira variável)	Estado do garfo ⁴⁾
Parâmetro Variável Quartenária (QV) (Variável quaternária)	Temp. do sensor

- 1) Parâmetro **Variável primária (PV)** é sempre aplicada à saída em corrente.
- 2) Na detecção de limite, o estado inicial depende do parâmetro **Estado do garfo** (coberto ou descoberto) e da função de segurança (MÍN ou MÁX)
- 3) Frequência do sensor é a frequência de oscilação do diapasão
- 4) Estado do garfo exibe o status do diapasão (opção **Garfo coberto**/opção **Garfo descoberto**)

Escolha das variáveis do equipamento HART

- Detecção de limite de nível
- Frequência do sensor
- Estado do garfo
- Temp. do sensor
- Corrente Terminal
a corrente do terminal é a corrente lida de volta no bloco de terminais Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.
- Tensão do terminal
Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Funções compatíveis

- Modo Burst
- Status adicional do transmissor
- Bloqueio do equipamento

PROFINET por Ethernet-APL

Protocolo	Protocolo da camada de Aplicação para periférico do equipamento descentralizado e para a automação distribuída, versão 2.4
Tipo de comunicação	Camada física avançada Ethernet 10BASE-T1L
Classe de conformidade	Classe de conformidade B
Classe Netload	Classe Netload II
Taxas Baud	10 Mbit/s automática com detecção full-duplex
Períodos	De 32 ms
Polaridade	Polaridade automática para correção automática de pares TxD e RxD cruzados
Protocolo de redundância do meio (MRP)	Sim
Supporte de redundância do sistema	Redundância do sistema S2 (2 AR com 1 NAP)
Perfil do equipamento	Identificador da interface de aplicação 0xB360 Equipamento genérico (PA 4,02 Perfil Entrada discreta)
ID do fabricante	0x11
ID do tipo de equipamento	0xA1C4

Arquivos de descrição do equipamento (GSD, FDI, DTM, DD)	Informações e arquivos em: <ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com Na página do produto do equipamento: Documentos/Software → Drivers do equipamento ■ www.profibus.org
Conexões compatíveis	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 x AR (IO controlador AR) ■ 1 x AR (Equipamento de supervisão IO AR conexão permitida) ■ 1 x Entrada CR (Relação de comunicação) ■ 1 x Saída CR (Relação de comunicação) ■ 1 x Alarme CR (Relação de comunicação)
Opções de configuração para o equipamento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Software específico do fabricante (FieldCare, DeviceCare) ■ Navegador de internet ■ Arquivo mestre do equipamento (GSD), pode ser lido através do servidor de rede integrado do equipamento ■ Minisseletora para configuração do endereço IP de serviço
Configuração do nome do equipamento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Protocolo DCP ■ Equipamento de gerenciamento de processo (PDM) ■ Servidor web integrado
Funções compatíveis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Identificação e manutenção Identificação simples do equipamento através de: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sistema de controle ■ Etiqueta de identificação ■ Estado do valor medido As variáveis do processo são comunicadas com um estado de valor medido ■ Recurso piscante através do display local para simples atribuição e identificação do equipamento ■ Operação do equipamento via ferramentas operacionais (p. ex. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM)
Integração do sistema	<p>Para informações sobre integração do sistema, consulte as  Instruções de Operação</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dados de transmissão cíclica ■ Visão geral e descrição dos módulos ■ Codificação de status ■ Parametrização do startup ■ Configuração de fábrica

Dados HART

- Tensão de inicialização mínima: 10.5 V
- Corrente de inicialização: > 3.6 mA
- Tempo de inicialização : < 8 s
- Tensão de operação mínima: 10.5 V
- Corrente Multidrop: 4 mA

Heartbeat Technology**Módulos da Heartbeat Technology**

A Heartbeat Technology compreende 3 módulos. Esses três módulos combinados verificam, avaliam e monitoram a funcionalidade do equipamento e condições do processo.




- Diagnósticos Heartbeat
- Verificação Heartbeat
- Monitoramento Heartbeat

Fonte de alimentação

Esquema de ligação elétrica


Invólucro de compartimento único



■ 2 Terminais de conexão e os terminais de terra no compartimento de conexão, invólucro de compartimento único

- 1 Terminal positivo
- 2 Terminal negativo
- 3 Terminal terra interno

Invólucro de compartimento duplo, formato em L



■ 3 Terminais de conexão e terminal de aterramento no compartimento de conexão, invólucro de compartimento duplo, formato em L

- 1 Terminal positivo
- 2 Terminal negativo
- 3 Terminal de aterramento interno


Conectores do equipamento disponíveis

i No caso de equipamentos com um conector, não é necessário abrir o invólucro para fins de conexão.

Diversos soquetes M12 estão disponíveis como acessórios para equipamentos com conectores M12.


■ Para mais detalhes, consulte a seção "Acessórios".

Conektor M12 com atribuição de pinos para HART



■ 4 Visualização da conexão no equipamento

- 1 Sinal +
- 2 Não usado
- 3 Sinal -
- 4 Terra

Conector M12 com atribuição de pinos para PROFINET por Ethernet-APL

A0011175

■ 5 Visualização da conexão no equipamento

- 1 Sinal APL -
- 2 Sinal Ethernet-APL +
- 3 Blindagem
- 4 Não usado

Tensão de alimentação**HART**

- U = CC 10.5 para 35 V(Ex d, Ex e, não Ex)
- U = CC 10.5 para 30 V(Ex i)
- Corrente nominal: 4 para 20 mA HART


- i** ■ A unidade de alimentação deve ser testada para garantir que ela atenda as especificações de segurança (ex. PELV, SELV, Classe 2) e deve atender as especificações do protocolo relevante.
- Esteja em conformidade com a IEC 61010-1: forneça um disjuntor adequado para o equipamento.

Dependendo da tensão de alimentação no momento que o equipamento é ligado, a luz de fundo é desligada (tensão de alimentação < 13 V).

PROFINET por Ethernet-APL

Classe de energia APL A (CC 9.6 para 15 V 540 mW)

- i** O switch de campo APL deve ser testado para garantir que ele atenda às especificações de segurança (por ex. PELV, SELV, Classe 2) e deve atender as especificações do protocolo relevante.

Conexão elétrica**Exemplo de conexão****PROFINET por Ethernet-APL**

A0045802

■ 6 Exemplo de conexão para PROFINET por Ethernet-APL


- 1 Sistema de automação
- 2 Switch de campo APL
- 3 Observe as especificações do cabo
- 4 Transmissor

Equalização de potencial**ATENÇÃO**

Faísca inflamáveis ou temperaturas da superfície excessivamente altas.

Perigo de explosão!

- Consulte a documentação separada sobre aplicações em áreas classificadas para mais instruções de segurança.



A0045830

1 Terminal terra para conexão da linha de equalização de potencial (exemplo)

i Se necessário, a linha de equalização potencial pode ser conectada ao terminal terra externo do transmissor antes que o equipamento seja conectado.


i Para compatibilidade eletromagnética ideal:

- Linha de adequação de potencial o mais curta possível
- Observe uma seção transversal de pelo menos 2.5 mm^2 (14 AWG)

Terminais

- Fonte de alimentação e terminal de aterramento interno: 0.5 para 2.5 mm^2 (20 para 14 AWG)
- Terminal de aterramento externo: 0.5 para 4 mm^2 (20 para 12 AWG)

Entradas para cabos



A0045831

7 Exemplo

- 1 Entrada para cabo
2 Conector cego

O tipo de entrada de cabo depende da versão do equipamento solicitada.

Especificação do cabo

O diâmetro exterior do cabo depende da entrada de cabo usada.

Diâmetro externo do cabo:

- Acoplamento, plástico: Ø5 para 10 mm (0.2 para 0.38 in)
- Acoplamento, latão niquelado: Ø7 para 10.5 mm (0.28 para 0.41 in)
- Acoplamento, aço inoxidável: Ø7 para 12 mm (0.28 para 0.47 in)
- Acoplamento, aço inoxidável, higiênico: Ø7 para 10 mm (0.28 para 0.38 in)

PROFINET por Ethernet-APL

Seção transversal calculada

Aterramento de proteção ou aterramento da blindagem do cabo
 $> 1 \text{ mm}^2$ (17 AWG)

Tipo de cabo de referência

O tipo de cabo de referência para os segmentos APL são cabo fieldbus tipo A , tipo MAU 1 e 3 (especificado na IEC 61158-2). Esse cabo atende às especificações para aplicações intrinsecamente seguras de acordo com a IEC TS 60079-47 e também pode ser usado em aplicações não intrinsecamente seguras.

Tipo de cabo	A
Capacitância do cabo	45 para 200 nF/km
Resistência da malha	15 para 150 Ω/km
Indutância do cabo	0.4 para 1 mH/km

Mais detalhes são fornecidos na Diretriz de Engenharia Ethernet-APL(<https://www.ethernet-apl.org>).

Proteção contra sobretensão**Equipamentos sem proteção contra sobretensão opcional**

O equipamento da Endress+Hauser atende aos requisitos da norma de produto IEC 61326-1 (Tabela 2: Ambiente industrial).

Dependendo do tipo de conexão (fonte de alimentação CC, linha de entrada, linha de saída) e de acordo com a IEC 61326-1, diferentes níveis de teste são usados para evitar sobretensões transitórias (IEC 61000-4-5 Surto): nível de teste para linhas de fonte de alimentação CC e linhas de E/S: 1 000-V-fio ao terra

Equipamentos com proteção contra sobretensão opcional

- Tensão disruptiva: mín. 400 VCC
- Testado de acordo com:
 - IEC 60079-14 Subseção 12.3
 - IEC 60060-1 Seção 7
- Corrente de descarga nominal: 10 kA

AVISO

O equipamento pode ser danificado por tensões elétricas excessivas.

- Sempre aterre o equipamento com proteção contra sobretensão integrada.

Categoria de sobretensão

Categoria de sobretensão II

Características de desempenho

Condições de operação de referência


- Conforme IEC 62828-2
- Temperatura ambiente: +23 °C (+73 °F)
- Temperatura do processo: +23 °C (+73 °F)
- Umidade φ = constante, na faixa de: 5 a 80% rF ± 5%
- Densidade do meio (água): 1 g/cm³ (62.4 lb/ft³)
- Viscosidade do meio: 1 mPa·s
- Pressão atmosférica p_A = constante, na faixa de: 860 para 1 060 mbar (12.47 para 15.37 psi)
- Pressão de processo: pressão atmosférica/não pressurizada
- Instalação do sensor: na vertical e por cima
- Chave de seleção da densidade : > 0.7 g/cm³ (43.7 lb/ft³)
- Comutar a direção do sensor: descoberto para coberto
- Tensão de alimentação: CC 24 V ±3 V
- Em combinação com HART:
Carga com HART: 250 Ω

Leve em consideração o ponto de comutação

Os seguintes pontos de comutação são típicos, dependendo da orientação da chave de nível.
Água +23 °C (+73 °F)



Distância mínima entre a ponta do diapasão e a parede do tanque ou a parede da tubulação:
10 mm (0.39 in)



A0037915

Fig 8 Pontos de comutação típicos. Unidade de medida mm (in)


- A** Instalação pela parte de cima
- B** Instalação pela parte de baixo
- C** Instalação pela lateral
- D** Ponto de comutação

Erro medido máximo Em condições de operação de referência: máx. ± 1 mm (0.04 in) no ponto de comutação

Resolução **HART**
Saída em corrente: $< 1 \mu\text{A}$

Tempo de resposta **Tempo desligado, constante de tempo, tempo de estabilização**

Apresentação do tempo desligado, constante de tempo e tempo de estabilização conforme DIN EN 61298-2



A0042012

- t_1 Tempo desligado
- t_2 Constante de tempo
- t_3 Tempo de estabilização
- A** Valor dimensionado total estável

Comportamento dinâmico, saída em corrente **HART**

- Tempo desligado (t_1): 100 ms
- Constante de tempo T63 (t_2): pode ser definido de 0 para 999 s
- Tempo de estabilização (t_3): mínimo 250 ms

Comportamento dinâmico, saída digital **HART**

- Tempo desligado (t_1):
 - Mínimo: 200 ms
 - Máximo: 800 ms
- Constante de tempo T63 (t_2): pode ser configurada a partir de 0 para 999 s
- Tempo de estabilização (t_3): mínimo 200 ms

Ciclo de leitura:

- Não cíclico: máximo 3/s, tipicamente 1/s (dependendo do comando # e número de preâmbulos)
- Cíclico (burst): máximo 3/s, tipicamente 2/s

O equipamento comanda a função modo burst para transmissão de valor cíclico através do protocolo de comunicação HART.

Tempo do ciclo (tempo de atualização):
Cíclico (burst): pelo menos 300 ms

PROFINET por Ethernet-APL

- Tempo desligado (t_1):
Máximo: 32 ms
- Constante de tempo T63 (t_2): 0 s
- Tempo de estabilização (t_3): 0 ms

Tempo de ciclo (tempo de atualização): pelo menos 32 ms


Histerese	Normalmente 2.5 mm (0.1 in)
Não repetibilidade	0.5 mm (0.02 in)
Influência da temperatura do processo	O ponto de comutação se move a partir +1.4 para -2.6 mm (+0.06 para -0.1 in) na faixa de temperatura de -50 para +150 °C (-58 para +302 °F)
Influência da pressão do processo	O ponto de comutação se move a partir 0 para 2.6 mm (0 para 0.1 in) na faixa de temperatura de -1 para +64 bar (-14.5 para +928 psi)
Influência da densidade do meio do processo (em temperatura ambiente e pressão normal)	 <p>A0037669</p>

Fig 9 Desvio do ponto de comutação em relação à densidade, 316L

- A Definir densidade (ρ) $> 0.7 \text{ g/cm}^3 (43.7 \text{ lb/ft}^3)$
- A1 Condições de operação de referência $\rho = 1 \text{ g/cm}^3 (62.4 \text{ lb/ft}^3)$
- B Definir densidade (ρ) $> 0.5 \text{ g/cm}^3 (31.2 \text{ lb/ft}^3)$
- B1 Condições de operação de referência $\rho = 0.7 \text{ g/cm}^3 (43.7 \text{ lb/ft}^3)$
- C Desvio do ponto de comutação

Ajuste da densidade


- Tipo de TC, [mm/10 k]
 - $\rho > 0.7 \text{ g/cm}^3 (43.7 \text{ lb/ft}^3)$: -0.2
 - $\rho > 0.5 \text{ g/cm}^3 (31.2 \text{ lb/ft}^3)$: -0.2
- Pressão tipo, [mm/10 bar]
 - $\rho > 0.7 \text{ g/cm}^3 (43.7 \text{ lb/ft}^3)$: -0.3
 - $\rho > 0.5 \text{ g/cm}^3 (31.2 \text{ lb/ft}^3)$: -0.4

Instalação

Local de instalação, orientação

Instruções de montagem

- Qualquer orientação para versão compacta ou versão com comprimento de tubo de até 500 mm (19.7 in)aprox.
- Orientação vertical por cima para equipamentos com tubo longo
- Distância mínima entre a ponta do diapasão e a parede do tanque ou a parede da tubulação: 10 mm (0.39 in)



A0037879

■ 10 Exemplos de instalação para um recipiente, tanque ou tubo

Instruções de instalação

Leve em consideração a viscosidade



Valores de viscosidade


- Baixa viscosidade: < 2 000 mPa·s
- Alta viscosidade: > 2 000 para 10 000 mPa·s

Baixa viscosidade



- Baixa viscosidade, ex. água: < 2 000 mPa·s

É permitido posicionar o diapasão no soquete de instalação.



A0033297

■ 11 Exemplo de instalação para líquidos de baixa viscosidade. Unidade de medida mm (in)

*Alta viscosidade***AVISO**


Líquidos altamente viscosos podem causar atrasos de comutação.

- Certifique-se de que o líquido possa fluir com facilidade do diapasão.
- Apare a superfície do soquete.



Alta viscosidade, ex. óleos viscosos: $\leq 10\,000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$


O diapasão deve estar localizado na parte externa do soquete de instalação!



■ 12 Exemplo de instalação para um líquido altamente viscoso. Unidade de medida mm (in)

Evite incrustação


- Use soquetes de instalação curtos para garantir que o diapasão se projete livremente dentro do recipiente
- Deixe uma distância suficiente entre a incrustação esperada na parede do tanque e o diapasão



■ 13 Exemplos de instalação para um meio de processo altamente viscoso

Leve em consideração a folga

Deixe espaço suficiente na parte externa do tanque para montagem, conexão e configurações envolvendo a unidade eletrônica.




■ 14 Leve em consideração a folga

Alinhe o diapasão usando a marcação

O diapasão pode ser alinhado usando a marcação de maneira que o meio seja facilmente drenado e incrustações sejam evitadas.

- Marcas para conexões de rosca: círculo (especificação do material/denominação da rosca oposta)
- Marcações para flange ou conexões de braçadeira: linha ou linha dupla


i Além disso, as conexões de rosca têm um código da matriz que **não** é usado para alinhamento.



■ 15 Posição do diapasão quando instalado horizontalmente na embarcação usando a marcação

Instalando o equipamento na tubulação

- Velocidade da vazão até 5 m/s com uma viscosidade de 1 mPa·s e densidade de 1 g/cm³ (62.4 lb/ft³) (SGU). Verifique o funcionamento em casos de outras condições do meio do processo.
- A vazão não será impedida de forma significativa se o diapasão estiver corretamente alinhado e a marcação estiver apontada na direção de vazão.
- A marcação fica visível quando instalado




■ 16 Instalação em tubos (leve em consideração a posição do diapasão e marcação)

Alinhamento da entrada para cabos

Todos os invólucros podem ser alinhados. Formar um loop de gotejamento no cabo evita que a umidade entre no invólucro.

Invólucro sem parafuso de ajuste

O invólucro do equipamento pode ser girado até 350°.




■ 17 Invólucro sem parafuso de ajuste; forme um loop de gotejamento no cabo.

Invólucro com parafuso de ajuste

No caso de invólucros com parafuso de bloqueio:


- O invólucro pode ser girado e o cabo alinhado ao afrouxar o parafuso de bloqueio.
Um loop no cabo para drenagem evita a umidade no invólucro.
- O parafuso de bloqueio não está apertado quando o equipamento é entregue.



■ 18 Invólucro com parafuso de ajuste externo; forme um loop de gotejamento no cabo

Instruções especiais de instalação**Recipientes com isolamento térmico**

Se as temperaturas do processo forem muito altas, o equipamento deve ser incluído no sistema de isolamento do recipiente para evitar o aquecimento como resultado da radiação ou convecção térmica. O isolamento não deve ser superior ao do pescoço do equipamento.




■ 19 Exemplo de um recipiente com isolamento térmico

- 1 Isolamento do recipiente
- 2 Isolamento (no máx. até o pescoço do invólucro)

Apóie o equipamento


Apoie o equipamento em casos de carga dinâmica severa. Capacidade máxima de carregamento lateral das extensões do tubo e sensores: 75 Nm (55 lbf ft).



■ 20 Exemplos de suporte em casos de carga dinâmica

Adaptador soldado com furo de vazamento

Posicione o adaptador soldado de modo que o orifício de vazamento aponte para baixo. Isso permite que qualquer vazamento seja detectado em um estágio inicial, pois o meio que escapa se torna visível.



■ 21 Adaptador soldado com furo de vazamento

Ambiente

Faixa de temperatura ambiente

Os seguintes valores aplicam-se até uma temperatura do processo de +90 °C (+194 °F). Em temperaturas de processo mais altas, a temperatura ambiente permitida é reduzida (consulte o diagrama).

- Sem display LCD: -40 para +70 °C (-40 para +158 °F)
- Com display LCD: -40 para +70 °C (-40 para +158 °F) com limitações nas propriedades ópticas, como velocidade e contraste do display
Pode ser usado sem limitações: -20 para +60 °C (-4 para +140 °F)

Disponível como opção em combinação com o HART:


- -50 °C (-58 °F) com restrições na vida útil e no desempenho
- -60 °C (-76 °F) com restrições na vida útil e no desempenho,
 Abaixo de -50 °C (-58 °F): os equipamentos podem ser danificados permanentemente

A seguinte temperatura ambiente é aplicável a toda a faixa de temperatura do processo para equipamentos com um espaçador de temperatura: +70 °C (+158 °F)


Operação ao ar livre sob forte luz solar:


- Instale o equipamento em um local com sombra
- Evite luz solar direta, particularmente em regiões de clima mais quente
- Use uma tampa protetora, que pode ser solicitada como acessório

Invólucro simples do compartimento (plástico)



Invólucro do compartimento único e duplo (alumínio, revestido)



Invólucro de compartimento simples (316L, sanitário)**Área classificada**

Na área classificada, a temperatura ambiente permitida pode ser limitada dependendo das zonas e grupos de gás. Observe as informações na documentação Ex (XA).

Temperatura de armazenamento	-40 para +80 °C (-40 para +176 °F) Opcionalmente em combinação com HART: -50 °C (-58 °F) ou -60 °C (-76 °F)
Altura de operação	Até 5 000 m (16 404 ft) acima do nível do mar.
Classe climática	Conforme IEC 60068-2-38 teste Z/AD
Grau de proteção	Teste de acordo com IEC 60529 e NEMA 250 Condição de teste IP68: 1.83 m H ₂ O para 24 h
Invólucro	Consulte entradas para cabo
Entradas para cabos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acoplamento M20, plástico, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P ■ Acoplamento M20, latão niquelado, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P ■ Acoplamento M20, 316L, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P ■ Acoplamento M20, 316L, higiênico, IP66/68/69 NEMA tipo 4X/6P ■ Rosca M20, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P ■ Rosca G ½ , NPT ½ , IP66/68 NEMA tipo 4X/6P
Grau de proteção para o conector M12	<ul style="list-style-type: none"> ■ Quando o invólucro estiver fechado e o cabo de conexão estiver conectado: IP66/67 NEMA tipo 4X ■ Quando o invólucro estiver aberto ou o cabo de conexão não estiver conectado: IP20, NEMA tipo 1
AVISO	
Conektor M12: Perda da classe de proteção IP devido à instalação incorreta!	
<ul style="list-style-type: none"> ► O grau de proteção só se aplica se o cabo de conexão usado estiver conectado e rosqueado com firmeza. ► O grau de proteção só se aplica se o cabo de conexão usado for especificado de acordo com IP67 NEMA Tipo 4X. 	
<p>i Se for selecionada a opção "Conektor M12" como conexão elétrica, a NEMA IP66/67 tipo 4X se aplica a todos os tipos de invólucros.</p>	
Resistência a vibrações	Conforme IEC 60068-2-64-2008 $a(\text{RMS}) = 50 \text{ m/s}^2$, $f = 5$ para 2 000 Hz, $t = 3$ eixos x 2 h

Resistência a choques	Conforme IEC 60068-2-27-2008: 300 m/s ² [= 30 g _n] + 18 ms g _n : aceleração padrão da gravidade
Carga mecânica	Apóie o equipamento em casos de carga dinâmica severa. Capacidade de carga lateral máxima das extensões da tubulação e sensores: 75 Nm (55 lbf ft).  Para mais detalhes, consulte a seção "Suporte o equipamento".
Grau de poluição	Nível de poluição 2
Compatibilidade eletromagnética (EMC)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatibilidade eletromagnética de acordo com a EN série 61326 e recomendação NAMUR EMC (NE 21) ■ Imunidade à interferência de acordo com a tabela 2 (Industrial), radiação de interferência de acordo com o grupo 1 Classe B ■ HART: <ul style="list-style-type: none"> ■ Atende os requisitos de segurança funcional (SIL) de acordo com a EN 61326-3-1-x ■ Desvio máximo em caso de perturbação: < 0.5% da faixas ■ PROFINET por Ethernet-APL: Desvio máximo durante o teste de EMC : <0.5% do valor medido digital atual  Para mais detalhes, consulte a declaração de conformidade da UE.

Processo

Faixa de temperatura do processo	-50 para +150 °C (-58 para +302 °F) Observe a pressão e a dependência de temperatura,  consulte a seção "Faixa de pressão de processo dos sensores".
Choque térmico	≤ 120 K/s
Faixa de pressão do processo	-1 para +64 bar (-14.5 para 928 psi) para um máximo de 150 °C (302 °F)  A pressão máxima para o equipamento depende do elemento de menor classificação em relação à pressão. Os componentes são: conexão de processo, peças de montagem opcionais ou acessórios.


ATENÇÃO

O design ou uso incorreto do equipamento pode levar à explosão de peças!

Isso pode resultar em riscos ambientais e ferimentos graves e possivelmente irreversíveis às pessoas.

- ▶ Somente opere o equipamento dentro dos limites especificados para os componentes!
- ▶ MWP (pressão máxima de operação): A pressão máxima de operação é especificada na etiqueta de identificação. Este valor refere-se à temperatura de referência de +20 °C (+68 °F) e pode ser aplicado ao equipamento por tempo ilimitado. Observe a dependência de temperatura da pressão máxima de operação. Para temperaturas mais altas, consulte as normas a seguir para os valores de pressão permitidos para flanges: EN 1092-1 (os materiais 1.4435 e 1.4404 são idênticos em relação à sua propriedade de estabilidade/temperatura e são agrupados em 13E0 na EN 1092-1 Tabela 18; a composição química dos dois materiais pode ser idêntica), ASME B 16.5a, JIS B 2220 (a versão mais recente da norma se aplica em cada caso).
- ▶ A Diretriz dos Equipamentos sob Pressão (2014/68/EU) usa a abreviação "PS". A abreviatura "PS" corresponde à pressão máxima de operação do equipamento.
- ▶ Os dados da MWP que foram desviados são fornecidos nas seções relevantes das informações técnicas.

Faixa de pressão de processo dos sensores



1 PN: 64 bar (928 psi) para máximo de 150 °C (302 °F), consulte a seção "Conexões de processo" para exceções

Límite de sobrepressão

- PN = 64 bar (928 psi): limite de sobrepressão = $1,5 \cdot PN$ máximo 100 bar (1 450 psi) dependendo da conexão de processo selecionada
 - Pressão de ruptura da membrana em 200 bar (2 900 psi)
- A função do equipamento é limitada durante o teste de pressão.
- A integridade mecânica é garantida até 1,5 vezes a pressão nominal do processo PN.

Densidade do meio

Líquidos com densidade > 0.7 g/cm³ (43.7 lb/ft³)

Configuração > 0.7 g/cm³ (43.7 lb/ft³), conforme fornecido ao cliente

Líquidos com densidade 0.5 g/cm³ (31.2 lb/ft³)

Configuração > 0.5 g/cm³ (31.2 lb/ft³), podem ser solicitados como valor predefinido ou configurável

Líquidos com densidade > 0.4 g/cm³ (25.0 lb/ft³)

- Configuração > 0.4 g/cm³ (25.0 lb/ft³), podem ser solicitados como valor predefinido ou configurável
- Segurança funcional (SIL) para meio definido e parâmetros de processo sob encomenda (somente em combinação com HART)

Viscosidade

$\leq 10\,000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

Estanqueidade da pressão

Até vácuo

Em fábricas com evaporação de vácuo, selecione a configuração de densidade 0.4 g/cm³ (25.0 lb/ft³)./.

Conteúdo de sólidos

$\varnothing \leq 5 \text{ mm} (0.2 \text{ in})$

Construção mecânica

Projeto, dimensões


Altura do equipamento

A altura do equipamento consiste nos seguintes componentes:

- Invólucro incluindo a tampa
- Espaçador de temperatura e/ou passagem de alimentação estanque à pressão (segunda linha de defesa), opcional
- Versão compacta, extensão de tubo ou versão de tubo curto
- Conexão de processo

As alturas individuais dos componentes podem ser encontradas nas seguintes seções:

- Determine a altura do equipamento e adicione as alturas individuais
- Considere a folga da instalação (espaço necessário para instalar o equipamento)



A0052410

25 Componentes para determinar a altura do equipamento

- A Invólucro incluindo a tampa
- B Espaçador de temperatura, passagem estanque à pressão (opcional)
- C Conexão de processo
- D Projeto da sonda: versão compacta com diapasão
- E Projeto de sonda: extensão tubular com diapasão
- F Projeto de sonda: versão de tubulação curta com diapasão

Dimensões

As seguintes dimensões são valores arredondados. Como resultado, pode haver desvios das especificações no Configurador de produto em www.endress.com.


Para visualizar dados CAD:

1. Insira www.endress.com em seu navegador de internet
2. Pesquise pelo dispositivo
3. Selecione o botão **Configuration**
4. Configure o equipamento
5. Selecione o botão **CAD drawings**

Invólucro e tampa

Todos os invólucros podem ser alinhados. O alinhamento do invólucro pode ser fixado nos invólucros com um parafuso de travamento.


Invólucro de compartimento único, plástico



■ 26 Dimensões; invólucro de compartimento único, plástico; incl. acoplamento e conector M20, plástico.
Unidade de medida mm (in)

- 1 Altura com tampa incluindo janela de visualização de plástico
- 2 Altura com tampa sem janela de visualização

Compartimento único, alumínio, revestido




■ 27 Dimensões de compartimento único, alumínio, revestido. Unidade de medida mm (in)

- 1 Altura com tampa com visor de vidro (dispositivos para Ex d/XP, poeira Ex)
- 2 Altura com tampa que inclui visor de plástico
- 3 Altura com tampa sem visor

Invólucro de compartimento simples, 316L, sanitário

i Para uso em áreas classificadas com um certo tipo de proteção, o terminal de aterramento na parte externa do invólucro é necessário.




A0051702

28 Dimensões do invólucro de compartimento único, 316L, higiênico. Unidade de medida mm (in)

- 1 Altura com tampa incluindo janela de visualização de vidro
- 2 Altura com tampa incluindo janela de visualização de plástico
- 3 Altura com tampa sem janela de visualização

Invólucro com compartimento duplo em formato de L, alumínio, revestido




A0038381

■ 29 Dimensões do compartimento de dois compartimentos, em forma de L, alumínio, revestido. Unidade de medida mm (in)

- 1 Altura da tampa com visor de vidro (dispositivos para Ex d/XP, poeira Ex)
- 2 Altura para tampa com visor de plástico
- 3 Altura com tampa sem visor

Espaçador de temperatura, passagem estanque à pressão (opcional)

Fornecce isolamento vedado para o recipiente e uma temperatura ambiente normal para o invólucro.



A0036845

- 1 Espaçador de temperatura, passagem estanque à pressão com comprimento máximo de isolamento
- A Aprox. 140 mm (5.51 in)

i A dimensão A depende da conexão de processo selecionada e, portanto, pode variar. Para dimensões exatas, as informações estão disponíveis junto ao escritório de vendas da Endress+Hauser.

Configurador de Produtos, recurso "Design do sensor":


- Espaçador de temperatura
- Passagem estanque à pressão (segunda linha de defesa)
Se o sensor for danificado, protege o invólucro contra pressões no recipiente de até 100 bar (1 450 psi).

 As versões não podem ser solicitadas em combinação com a aprovação Ex d.

 A opção "Passagem estanque à pressão" só pode ser selecionada em conjunto com a opção "Espaçador de temperatura".

Passagem de alimentação em vidro Ex d para extensões de tubo

Se uma extensão de tubo for necessária em combinação com uma aprovação Ex d, o seguinte design é usado:



A0046136

 30 Passagem de alimentação em vidro Ex d para extensões de tubo

A Aprox. 76 mm (2.99 in)


 A dimensão A depende da conexão de processo selecionada e, portanto, pode variar. Para dimensões exatas, as informações estão disponíveis junto ao escritório de vendas da Endress+Hauser.

Design da sonda

Versão compacta

Comprimento do sensor L: depende da conexão de processo

 Para mais detalhes, consulte a seção "Acessórios".



A0042435

 31 Projeto da sonda: compacta, comprimento do sensor L


Versão de tubo curto

Comprimento do sensor L: depende da conexão de processo

- Rosca G 1 aprox. 118 mm (4.65 in)
- Ingold, conexão de tanque com montagem embutida, união de tubo DIN1185, Varivent, braçadeira/Tri-Clamp aprox. 115 mm (4.53 in)
- Instalação embutida de 1" (chefe de soldagem G 1 da Endress+Hauser) aprox. 104 mm (4.09 in)

Extensão do tubo

- Comprimentos do sensor L: 148 para 3 000 mm (5.83 para 118.11 in) pol.
- Tolerâncias de comprimento L: < 1 m (3.3 ft) = -5 mm (-0.2 in), 1 para 3 m (3.3 para 9.8 ft) = -10 mm (-0.39 in)




■ 32 Projetos das sondas: tubo de extensão, tubo curto (comprimento do sensor L). Unidade de medida mm (in)

A Rosca G 1

B Por exemplo, braçadeira/Tri-Clamp, Varivent

C Conexão de tanque com montagem embutida para instalação no adaptador soldado

Diapasão




■ 33 Diapasão. Unidade de medida mm (in)

Conexões de processo

Conexão de processo, superfície de vedação

- Rosca ISO228, G
- Ingold
- Conexão de tanque flush
- União do tubo DIN11851
- Varivent (Varinline)
- Braçadeira/Tri-clamp

Altura da conexão de processo

34 Especificação de altura máxima para as conexões do processo. Unidade de medida mm (in)


- A Conexão de processo com conexão de rosca
- B Para exemplo: braçadeira/Tri-Clamp, Varivent
- C Conexão de tanque flush para instalação em pescoço de soldagem

Rosca ISO228 G ¾ para instalação em adaptador soldado

G ¾ com início de rosca definido para montagem de embutir em adaptador soldado

- Apenas para projeto de sensor: versão compacta
- Taxa de pressão, temperatura: ≤ 40 bar (580 psi), ≤ +100 °C (+212 °F)
- Taxa de pressão, temperatura: ≤ 25 bar (363 psi), ≤ +150 °C (+302 °F)
- Peso: 0.2 kg (0.44 lb)
- Acessórios: adaptador soldado, disponível opcionalmente como "Acessório incluso"

i Vedação não inclusa na entrega. A temperatura máxima e a pressão máxima dependem do anel de fixação e do elemento de vedação utilizado (de acordo com o projeto da conexão ao processo). O valor mais baixo se aplica em cada caso.




35 Rosca ISO228 G ¾. Unidade de medida mm (in)

Rosca ISO228 G 1 para instalação em adaptador soldado

G 1 com início de rosca definido, compreendendo superfície de vedação para instalação embutida em adaptador soldado

- Taxa de pressão, temperatura: ≤ 40 bar (580 psi), ≤ +100 °C (+212 °F)
- Taxa de pressão, temperatura: ≤ 25 bar (363 psi), ≤ +150 °C (+302 °F)
- Peso: 0.33 kg (0.73 lb)
- Acessórios: adaptador soldado, disponível opcionalmente como "Acessório incluso"

i Vedação não inclusa na entrega. A temperatura máxima e a pressão máxima dependem do anel de fixação e do elemento de vedação utilizado (de acordo com o projeto da conexão ao processo). O valor mais baixo se aplica em cada caso.




A0035551

36 Rosca ISO228 G 1. Unidade de medida mm (in)

Adaptação Ingold

Adaptação Ingold 25 x 46 mm (2,52 pol.)

- Taxa de pressão: ≤ 16 bar (232 psi)
- Temperatura: ≤ 150 °C (302 °F)
- Peso: 0.2 kg (0.44 lb)
- Escopo da entrega: porca de fixação G 1¼, vedação




A0051991

37 Adaptação Ingold 25 x 46 mm (2,52 pol.). Unidade de medida mm (in)

Coneção de tanque com montagem embutida para instalação no adaptador soldado

- Taxa de pressão, temperatura: ≤ 40 bar (580 psi), ≤ +100 °C (+212 °F)
- Taxa de pressão, temperatura: ≤ 25 bar (363 psi), ≤ 140 °C (284 °F)
- Peso: 0.44 kg (0.97 lb)
- Acessórios: adaptador soldado, disponível opcionalmente como "Acessório incluso"
- Escopo da entrega: porca de fixação, vedação



A0051993

38 Conexão para embutir no tanque. Unidade de medida mm (in)

União do tubo DIN11851


DN32 PN25

- Porca castelo
- Taxa de pressão, temperatura: ≤ 40 bar (580 psi), ≤ +100 °C (+212 °F)
- Taxa de pressão, temperatura: ≤ 25 bar (363 psi), ≤ 140 °C (284 °F)
- Peso: 0.3 kg (0.66 lb)

DN40 PN25

- Material: 316L
- Porca castelo
- Taxa de pressão, temperatura: ≤ 40 bar (580 psi), ≤ +100 °C (+212 °F)
- Taxa de pressão, temperatura: ≤ 25 bar (363 psi), ≤ 140 °C (284 °F)
- Peso: 0.35 kg (0.77 lb)

i Vedaçao não inclusa na entrega. A temperatura máxima e a pressão máxima dependem do anel de fixação e do elemento de vedaçao utilizado (de acordo com o projeto da conexão ao processo). O valor mais baixo se aplica em cada caso.




■ 39 União do tubo DIN11851. Unidade de medida mm (in)

Varivent (Varinline)

Tubo Varivent N DN65-162 PN25

- Taxa de pressão: ≤ 25 bar (363 psi)
- Temperatura: ≤ 150 °C (302 °F)
Adequado para GEA Tuchenhagen
- Peso: 0.72 kg (1.59 lb)

i Vedaçao não inclusa na entrega. A temperatura máxima e a pressão máxima dependem do anel de fixação e do elemento de vedaçao utilizado (de acordo com o projeto da conexão ao processo). O valor mais baixo se aplica em cada caso.



■ 40 Tubo Varivent N DN65-162 PN25. Unidade de medida mm (in)

Braçadeira Tri-clamp

ISO2852 DN25-38 (1 a 1 ½"), DIN32676 DN25-40


- Taxa de pressão: ≤ 25 bar (363 psi)
- Temperatura: ≤ 150 °C (302 °F)
- Peso: 0.3 kg (0.66 lb)

ISO2852 DN40-51 (2"), DIN32676 DN50


- Taxa de pressão: ≤ 25 bar (363 psi)
- Temperatura: ≤ 150 °C (302 °F)
- Peso: 0.3 kg (0.66 lb)

i A conexão de braçadeira Tri-clamp é compatível com NA Connect.

i Vedaçao não inclusa na entrega. A temperatura máxima e a pressão máxima dependem do anel de fixação e do elemento de vedaçao utilizado (de acordo com o projeto da conexão ao processo). O valor mais baixo se aplica em cada caso.



■ 41 Tri-Clamp 1 para 1 ½". Unidade de medida mm (in)



■ 42 Tri-Clamp 2". Unidade de medida mm (in)

Peso**Invólucro**

Peso incluindo componentes eletrônicos e visor (visor gráfico) sem tampa:

Invólucro de compartimento único

- Plástico: 0.5 kg (1.10 lb)
- Alumínio, revestido: 1.2 kg (2.65 lb)
- 316L, higiene: 1.2 kg (2.65 lb)

invólucro duplo do compartimento, formato L

Alumínio, revestido: 1.7 kg (3.75 lb)

Espaçador de temperatura

0.6 kg (1.32 lb)

Passagem estanque à pressão

0.7 kg (1.54 lb)

Passagem de alimentação em vidro Ex d

0.5 kg (1.10 lb)

Extensão do tubo

- 1 000 mm: 0.9 kg (1.98 lb)
- 50 in: 1.15 kg (2.54 lb)

Coneção de processo

Consulte a seção "Conexões de processo"

Tampa de proteção, plástico

0.2 kg (0.44 lb)

Tampa de proteção, 316L

0.93 kg (2.05 lb)

Materiais**Materiais em contato com o processo***Coneção de processo e extensão de tubo*

316L (1.4404 ou 1.4435)

Diapason

316L (1.4435)

Vedações

Escopo de entrega incluindo vedação

- Adaptação Ingold, material de vedação: EPDM (em conformidade com FDA, USP Classe VI)
- Conexão de tanque flush para instalação em pescoço de soldagem, material de vedação: silicone

Materiais que não estão em contato com o processo*Invólucro de compartimento único, plástico*

- Invólucro: PBT/PC
- Tampa modelo: PBT/PC
- Tampa com visor: PBT/PC e PC
- Vedação da tampa: EPDM
- Equalização potencial: 316L
- Vedação sob equalização potencial: EPDM
- Conector: PBT-GF30-FR
- Vedação do conector: EPDM
- Etiqueta de identificação: película plástica
- Placa TAG: película plástica, metal ou fornecida pelo cliente

i A entrada para cabo com a especificação do material pode ser solicitada através da estrutura do produto "Conexão elétrica".

Compartimento único, alumínio, revestido

- Invólucro: EN CA 43400 alumínio (Cu máx. 0,1%)
- Revestimento do invólucro, tampa: poliéster
- Tampa de alumínio EN AC 43400 (Cu máx. 0,1%) com janela de visualização Lexan 943 A PC
- Tampa de alumínio EN AC 43400 (Cu máx. 0,1%) com janela de visualização de borosilicato; para Ex d/XP, poeira Ex
- Tampa falsa: alumínio EN AC 43400 (Cu máx. 0,1%)

- Materiais de vedação da cobertura: HNBR
- Materiais de vedação da tampa: FVMQ (somente na versão de baixa temperatura)
- Conector: PBT-GF30-FR ou alumínio
- Material de vedação do conector: EPDM
- Etiqueta de identificação: película plástica
- TAG: película plástica, aço inoxidável ou fornecida pelo cliente

 A entrada para cabo com a especificação do material pode ser solicitada através da estrutura do produto "Conexão elétrica".

Invólucro de compartimento único, 316L, sanitário

- Invólucro: aço inoxidável 316L (1.4404)
- Tampa postiça: aço inoxidável 316L (1.4404)
- Tampa de aço inoxidável 316L (1.4404) com visor PC Lexan 943A
Tampa de aço inoxidável 316L (1.4404) com visor de borosilicato; pode ser solicitada opcionalmente como um acessório integrado
- Materiais da vedação da tampa: EPDM
- Equalização potencial: 316L
- Vedação sob equalização potencial: EPDM
- Conector: PBT-GF30-FR ou aço inoxidável
- Material de vedação do conector: EPDM
- Etiqueta de identificação: invólucro de aço inoxidável, rotulado diretamente
- TAG: película plástica, aço inoxidável ou fornecida pelo cliente

 A entrada para cabo com a especificação do material pode ser solicitada através da estrutura do produto "Conexão elétrica".

Invólucro com compartimento duplo em formato de L, alumínio, revestido

- Invólucro: EN CA 43400 alumínio (Cu máx. 0,1%)
- Revestimento do invólucro, tampa: poliéster
- Tampa de alumínio EN AC 43400 (Cu máx. 0,1%) com janela de visualização Lexan 943 A PC
Tampa de alumínio EN AC 43400 (Cu máx. 0,1%) com janela de visualização de borosilicato; para Ex d/XP, poeira Ex
- Tampa falsa: alumínio EN AC 43400 (Cu máx. 0,1%)
- Materiais de vedação da cobertura: HNBR
- Materiais de vedação da tampa: FVMQ (somente na versão de baixa temperatura)
- Conector: PBT-GF30-FR ou alumínio
- Material de vedação do conector: EPDM
- Etiqueta de identificação: película plástica
- TAG: película plástica, aço inoxidável ou fornecida pelo cliente

 A entrada para cabo com a especificação do material pode ser solicitada através da estrutura do produto "Conexão elétrica".

Etiqueta de identificação conectada com fio

- Aço inoxidável
- Filme plástico
- Fornecido pelo cliente
- Etiqueta RFID: composto de poliuretano

Conexão elétrica

Acoplamento M20, plástico

- Material: PA
- Vedação no prensa-cabos: EPDM
- Conector falso: plástico

Acoplamento M20, latão niquelado

- Material: latão niquelado
- Vedação no prensa-cabos: EPDM
- Conector falso: plástico

Acoplamento M20, 316L

- Material: 316L
- Vedação no prensa-cabos: EPDM
- Conector falso: plástico

Acoplamento M20, 316L, sanitário

- Material: 316L
- Vedaçāo no prensa-cabos: EPDM

Rosca M20

O equipamento é fornecido com uma rosca M20 como padrão.

Conector de transporte: LD-PE

Rosca G ½

O equipamento é fornecido como padrão com uma rosca M20 e um adaptador para G ½ incluído, juntamente com a documentação (invólucro de alumínio, invólucro 316L, invólucro sanitário) ou com um adaptador montado para G ½ (invólucro de plástico).

- Adaptador feito de PA66-GF ou alumínio ou 316L (depende da versão do invólucro solicitada)
- Conector de transporte: LD-PE

Rosca NPT ½

O equipamento é fornecido como padrão com uma rosca NPT ½ (invólucro de alumínio, invólucro de 316L) ou com um adaptador montado para NPT ½ (invólucro de plástico, invólucro sanitário).

- Adaptador feito de PA66-GF ou 316L (depende da versão do invólucro solicitada)
- Conector de transporte: LD-PE

Conector M12

- Material: CuZn niquelado ou 316L (depende da versão do invólucro solicitada)
- Tampa de transporte: LD-PE

Rugosidade da superfície

A rugosidade da superfície em contato com o processo:

$R_a < 1.5 \mu\text{m}$ (59 μin), CoC ASME BPE

Opcional:

- $R_a < 0.3 \mu\text{m}$ (12 μin) polido mecanicamente (3-A, EHEDG)
- $R_a < 0.38 \mu\text{m}$ (15 μin) eletropolido, (3-A, EHEDG, CoC ASME BPE)

Nesta versão, as peças úmidas são feitas de 316L (1.4435) conforme BN2 (conteúdo de ferrita delta > 1 %)

Operabilidade

Conceito de operação**Estrutura do operador voltada para as tarefas específicas do usuário**

- Guia do usuário
- Diagnóstico
- Aplicação
- Sistema

Comissionamento rápido e seguro

- Assistente interativo com interface de usuário gráfica para comissionamento guiado no FieldCare, DeviceCare ou ferramentas de terceiros baseadas em DTM, AMS e PDM ou SmartBlue
- Orientação de menus com descrições rápidas das funções individuais de parâmetros
- Operação padronizada no equipamento e nas ferramentas operacionais
- PROFINET por Ethernet-APL: acesso ao equipamento via servidor de rede

Memória de dados HistoROM integrada

- Adoção da configuração de dados quando os módulos dos componentes eletrônicos são substituídos
- Grava até 100 mensagens de evento no equipamento

Um comportamento de diagnóstico eficiente aumenta a confiabilidade da medição

- Ações corretivas são integradas em texto simples
- Diversas opções de simulação

Tecnologia sem fio Bluetooth® (opcionalmente integrada no display local)

- Configuração rápida e fácil com o aplicativo SmartBlue ou PC com DeviceCare, versão 1.07.05 e superior, ou Field Xpert SMT70
- Sem necessidade de ferramentas adicionais ou adaptadores
- Transmissão de dados ponto a ponto criptografada (testada pelo Instituto Fraunhofer) e comunicação protegida por senha através da tecnologia sem fio Bluetooth®

Idiomas


O idioma de operação do display local (opcional) pode ser selecionado através do Configurador de Produtos.

Se nenhum idioma de operação específico tiver sido selecionado, o display local é fornecido de fábrica com English.

O idioma de operação pode ser alterado posteriormente através do parâmetro **Language**.

Operação local

Unidade eletrônica FEL60H - HART



A0046129

43 Teclas de operação e minisseletora na unidade eletrônica FEL60H

- 1 Tecla de operação para redefinição da senha
- 1+2 Teclas de operação para reset do equipamento (estado de entrega)
- 2 Tecla de operação para Teste Funcional
- 3 Minisseletora para função de segurança
- 4 Minisseletora para bloqueio e desbloqueio do medidor

1: Tecla de operação para redefinir a senha:

- Para login através da tecnologia sem fio Bluetooth®
- Para função de usuário Manutenção

1 + 2: Teclas de operação para reset do equipamento:

- Redefina o equipamento para as configurações de pedido
- Pressione as duas teclas 1 + 2 simultaneamente

2: Tecla de operação para Teste Funcional:

- A saída muda do status OK para o modo de demanda
- Pressione a tecla por > 3 s

3: Minisseletora para função de segurança:

- SW: quando a seletora está ajustada como "SW", a configuração MÍN ou MÁX é definida pelo software (MAX = valor padrão)
- MÍN: Na posição MÍN, o valor é permanentemente definido para MÍN independentemente do software

4: Visão geral das funções das teclas de operação e minisseletoras:


- Posição da seletora ligada: equipamento bloqueado
- Posição da seletora desligada: equipamento desbloqueado

Os modos de operação de detecção de mínimo e máximo podem ser comutados diretamente na unidade eletrônica:

- MIN (detecção de mínimo): quando o diapasão estiver descoberto, a saída comuta para o modo de demanda, por ex. usado para evitar que as bombas funcionem a seco
- MAX (detecção de máximo): quando o diapasão estiver coberto, a saída muda para o modo de demanda, por ex. usado como sistema de proteção contra transbordamento

O ajuste das minisseletoras na unidade eletrônica tem prioridade em relação às configurações feitas por outros métodos de operação (ex. FieldCare/DeviceCare).

Troca de densidade: uma densidade predefinida pode ser solicitada como uma opção ou configurada através do display, tecnologia sem fio Bluetooth® e HART.

Unidade eletrônica (FEL60P) - Ethernet-APL

A0046061

44 Tecla de operação e minisseletoras na unidade eletrônica (FEL60P) - Ethernet-APL


- 1 Tecla de operação para Redefinir senha e Reset do equipamento
- 2 Minisseletora para configuração do serviço Endereço IP
- 3 Minisseletora para bloqueio e desbloqueio do medidor

i O ajuste das minisseletoras na unidade eletrônica tem prioridade em relação às configurações feitas por outros métodos de operação (ex. FieldCare/DeviceCare).

Display local**Display do equipamento (opcional)**

Funções:

- Exibe os valores medidos juntamente com as mensagens de erro e de aviso
- iluminação de fundo, que muda de verde para vermelha no caso de erro
- O equipamento pode ser removido para facilitar a operação




A0039284

45 Display gráfico com teclas de operação óticas (1)

Operação remota


Através do protocolo HART ou tecnologia sem fio Bluetooth®



46 Opções para operação remota através do protocolo HART

- 1 CLP (controlador lógico programável)
- 2 Unidade da fonte de alimentação do transmissor, por ex. RN42 (com resistor de comunicação)
- 3 Conexão para comunicador de equipamentos Commubox FXA195 e AMS Trex™
- 4 Comunicador de equipamentos AMS Trex™
- 5 Computador com ferramenta de operação (por ex.: DeviceCare/FieldCare, AMS Device View, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70/SMT77, smartphone ou computador com ferramenta de operação (por ex.: DeviceCare)
- 8 Modem Bluetooth® com cabo de conexão (por ex.: VIATOR)
- 9 Transmissor

Através da rede PROFINET por Ethernet-APL



47 Opções para operação remota através da rede PROFINET por ETHERNET-APL: topologia estrela

- 1 Sistema de automação, por ex., Simatic S7 (Siemens)
- 2 Switch de Ethernet
- 3 Computador com navegador de internet (por ex., Microsoft Edge) para acesso ao servidor de rede do equipamento ou computador integrado com ferramenta de operação (p. ex. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) com comunicação iDTM PROFINET
- 4 Switch de alimentação APL (opcional)
- 5 Switch de campo APL
- 6 Equipamento de campo APL

Acesse o site através do computador na rede. O Endereço IP do equipamento deve ser conhecido.

O Endereço IP pode ser atribuído ao equipamento de diversas maneiras:

- Dynamic Configuration Protocol (Protocolo de configuração dinâmica) (DCP), ajuste de fábrica
O Endereço IP é atribuído automaticamente ao equipamento pelo sistema de automação (por ex. Siemens S7)
- Endereçamento do software
O Endereço IP é inserido através do parâmetro **Endereço IP**
- Minisseletora para serviço
O equipamento tem então o endereço IP especificado fixo Endereço IP 192.168.1.212
 O Endereço IP é adotado apenas após uma reinicialização.
O Endereço IP agora pode ser usado para estabelecer a conexão de rede


A configuração padrão é o equipamento usar o Dynamic Configuration Protocol (DCP). O Endereço IP do equipamento é atribuído automaticamente pelo sistema de automação (por ex. Siemens S7).

Através do navegador de internet (para equipamentos com PROFINET)

Escopo de função

Gracias ao servidor web integrado, o equipamento pode ser operado e configurado através de um navegador Web. A estrutura do menu de operação é a mesma que a do display local. Além dos valores pedidos, também são exibidas informações de status do equipamento, permitindo que os usuários monitorem o status do equipamento. E mais, os dados do equipamento podem ser gerenciados e os parâmetros de rede podem ser configurados.

Através da interface de operação (CDI)



A003914B

- 1 Computador com ferramenta de operação FieldCare/DeviceCare
- 2 Commubox
- 3 Interface de serviço (CDI) do equipamento (= Endress+Hauser Interface de Dados Comuns)

Operação através da tecnologia sem fio Bluetooth® (opcional)

Pré-requisito

- Instrumento de medição com display incluindo tecnologia sem fio Bluetooth®
- Smartphone ou tablet com Endress+Hauser aplicativo SmartBlue ou computador com DeviceCare da versão 1.07.05 ou FieldXpert SMT70

A conexão tem um alcance de até 25 m (82 ft). A faixa pode variar dependendo das condições ambientais como acessórios, paredes ou tetos.

 As teclas de operação no display são bloqueadas quando o equipamento é conectado via Bluetooth.

Ferramentas de operação compatíveis	Smartphone ou tablet com o aplicativo SmartBlue da Endress+Hauser, DeviceCare a partir da versão 1.07.05, FieldCare, DTM, AMS e PDM.
	Computador com servidor de rede através do protocolo fieldbus.

Integração do sistema	HART Versão 7
	PROFINET por Ethernet-APL PROFINET Perfil 4.02

Gestão de dados HistoROM	<p>Ao substituir a unidade eletrônica, os dados armazenados são transferidos através da reconexão do HistoROM.</p> <p>O número de série do equipamento é salvo no HistoROM. O número de série dos componentes eletrônicos é salvo nos componentes eletrônicos.</p>
---------------------------------	--

Certificados e aprovações

Certificados atuais e aprovações para o produto estão disponíveis na www.endress.com respectiva página do produto em:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione **Downloads**.

 Os recursos descritos nesta seção dependem da configuração do produto selecionada.

Identificação CE	<p>O sistema de medição atende aos requisitos legais das Diretrizes UE. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade EU correspondente junto com as normas aplicadas. A Endress+Hauser confirma que o equipamento foi testado com sucesso, com base na identificação CE fixada no produto.</p>
Identificação RCM	<p>O produto ou sistema de medição fornecido atende aos requisitos da ACMA (Australian Communications and Media Authority) para integridade da rede, interoperabilidade, características de desempenho e diretrizes de saúde e segurança. Nesse ponto, são atendidas especialmente as disposições regulamentares para a compatibilidade eletromagnética. Os produtos portam a marca RCM na etiqueta de identificação.</p>
	 <small>A0029561</small>
Aprovação Ex	<p>Todos os dados relacionados à proteção contra explosão são disponibilizados na documentação Ex separada e estão disponíveis na área de download. A documentação Ex é fornecida por padrão com todos os equipamentos aprovados para uso em áreas classificadas sujeitas à explosão.</p>
	<p>Tablets e smartphones protegidos contra explosões</p> <p>Se usados em áreas classificadas, dispositivos móveis com aprovação Ex devem ser usados.</p>
Conformidade material para contato com alimentos	<p>O equipamento foi desenvolvido para aplicações em contato com alimentos. Podem ser selecionadas versões que atendam aos seguintes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EU Food Contact Material (EC) 1935/2004 ■ US Food Contact Material FDA CFR 21 ■ CN Food Contact Material GB 4806
Conformidade do design sanitário	<p>As versões do sensor com certificação 3-A e EHEDG são adequadas para limpeza no local (CIP) e esterilização no local (SIP) sem removê-los da planta. Isso significa que o sensor não precisa ser removido durante a limpeza. Os valores máximos permitidos de pressão e temperatura para sensor e adaptador não devem ser excedidos (ver notas neste TI).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Notas sobre instalação e certificação de acordo com 3-A e EHEDG:  Documento SD02503F "Aprovações higiênicas" ■ Informações sobre adaptadores certificados 3-A e EHEDG:  Documento TI00426F "Adaptadores soldados, adaptadores de processo e flanges"

cGMP	O equipamento foi desenvolvido para aplicações de life science. Você pode selecionar versões com uma declaração cGMP (boas práticas de fabricação atuais) para o processamento de peças úmidas com o seguinte conteúdo em inglês: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Materiais de construção ▪ Polimento e tratamento da superfície ▪ Tabela de conformidade de materiais e compostos: USP, FDA ▪ Em conformidade com TSE/BSE baseado na EMA/410/01 Rev.3
Conformidade geral de materiais	A Endress+Hauser garante a conformidade com todas as leis e regulamentos relevantes, incluindo as diretrizes atuais para materiais e substâncias. Exemplos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ RoHS ▪ China RoHS ▪ REACH ▪ POP VO (Convenção de Estocolmo) Para obter mais informações e declarações gerais de conformidade, consulte o site da Endress +Hauser www.endress.com
Sistema de prevenção contra transbordamento	Antes de instalar o equipamento, observe a documentação das aprovações WHG (Lei Federal da Água da Alemanha). Aprovado para sistemas de prevenção contra transbordamento e detecção de vazamentos.
	 Configurador de produtos: recurso "Aprovação adicional"
Segurança funcional	Em combinação com HART: O equipamento foi desenvolvimento de acordo com a norma IEC 61508. O equipamento é adequado para sistemas de proteção contra transbordamento e proteção contra funcionamento a seco até SIL 2 (SIL 3 com redundância homogênea). Uma descrição detalhada das funções de segurança com o equipamento, configurações e dados de segurança funcional são fornecidos no "Manual de Segurança Funcional" no site da Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads.
	 Configurador de produtos: recurso "Aprovação adicional" A subsequente confirmação da usabilidade de acordo com a IEC 61508 não é possível.
Aprovação de rádio	 Mais informações e a documentação atualmente disponível podem ser encontradas no site da Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads.
Aprovação CRN	As versões do equipamento com uma aprovação CRN (Canadian Registration Number) estão listadas nos documentos de registro correspondentes. Equipamentos aprovados pela CRN são marcados com um número de registro. Quaisquer restrições relacionadas aos valores máximos de pressão do processo estão listadas no certificado CRN.
	 Configurador de produto: recurso "Aprovação adicional"
Em conformidade com o TSE (BSE) (ADI free - Animal Derived Ingredients)	Podem ser selecionadas versões que atendam aos seguintes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ As peças deste produto em contato com o processo não são feitas de materiais derivados de animais ou ▪ As peças deste produto no contato com o processo correspondem ao, pelo menos, aos requisitos da diretriz EMA /410/01 Rev. 3 (conformidade com TSE (BSE))
Equipamento sob pressão com pressão permitida menor que 200 bar, sem volume que suporta pressão	Os instrumentos sob pressão com uma conexão de processo que não possui um invólucro pressurizado não se enquadram no escopo da Diretriz dos Equipamentos sob Pressão, independentemente da pressão máxima de operação. Razões: Se o equipamento sob pressão não tiver um invólucro resistente à pressão (nenhuma câmara de pressão identificável isoladamente), não haverá um acessório de pressão presente conforme o significado da Diretriz.  Druckgeräterichtlinie DGRL (PED) 2014/68/EU, Artikel 2, Absatz 5

Vedaçāo de processo de acordo com ANSI/ISA 12.27.01	<p>Prática norte-americana para a instalação das vedações de processo.</p> <p>De acordo com a ANSI/ISA 12.27.01, os equipamentos da Endress+Hauser são desenvolvidos como equipamentos de vedação simples ou vedação dupla com uma mensagem de aviso. Isso permite ao usuário economizar na instalação renunciando o uso de uma vedação externa de processo no tubo correspondente, conforme necessário, na ANSI/NFPA 70 (NEC) e CSA 22.1 (CEC).</p> <p>Estes instrumentos estão em conformidade com a prática de instalação norte-americana e oferecem uma instalação muito segura e com redução de custos para aplicações pressurizadas com fluidos perigosos.</p> <p> Consulte as Instruções de segurança (XA) do equipamento relevante para mais informações.</p>
Conformidade EAC	<p>O sistema de medição atende aos requisitos legais das diretrizes EAC aplicáveis. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade EAC correspondente junto com as normas aplicadas.</p> <p>O fabricante confirma que o equipamento foi testado com sucesso com base na identificação EAC fixada no produto.</p>
ASME B 31.3/31.1	<p>Projeto e materiais de acordo com a ASME B31.3/31.1. As soldas são soldadas por penetração e atendem aos requisitos do Código de Tanques Pressurizados e Caldeira ASME, Seção IX e EN ISO 15614-1.</p>
ASME BPE	<p>O sistema de medição foi desenvolvido para aplicações do setor de life sciences. As opções podem ser selecionadas para atender as especificações da norma ASME BPE (equipamento de bioprocessamento).</p>
Certificação HART	<p>Interface HART</p> <p>O instrumento de medição é certificado e registrado pelo FieldComm Group. O sistema de medição atende aos requisitos das especificações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Certificado de acordo com o HART 7 ■ O equipamento também pode ser operado com equipamentos certificados de outros fabricantes (interoperabilidade)
Certificação PROFINET em Ethernet-APL	<p>Interface PROFINET</p> <p>O equipamento é certificado e registrado pela PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.). O sistema de medição atende aos requisitos das especificações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Certificado de acordo com: <ul style="list-style-type: none"> ■ Especificação de teste para equipamentos PROFINET ■ PROFINET PA Perfil 4,02 ■ Robustez de classe 2 de PROFINET Netload 10 Mbit/s ■ Teste de conformidade APL ■ O equipamento também pode ser operado com equipamentos certificados de outros fabricantes (interoperabilidade) ■ O medidor é compatível com a redundância do sistema PROFINET S2.

Informações para pedido

Informações para colocação do pedido detalhadas estão disponíveis junto ao representante de vendas mais próximo www.addresses.endress.com ou no Configurador de produto em www.endress.com:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione **Configuração**.



Configurador de produto - a ferramenta para configuração individual de produto

- Dados de configuração por minuto
- Dependendo do equipamento: entrada direta de ponto de medição - informação específica, como faixa de medição ou idioma de operação
- Verificação automática de critérios de exclusão
- Criação automática do código de pedido e sua separação em formato de saída PDF ou Excel
- Funcionalidade para solicitação direta na loja virtual da Endress+Hauser

Serviço	<ul style="list-style-type: none"> ■ Limpeza de óleo+graxa (úmida) ■ Livre de PWIS (substâncias de deficiência de umectação de pintura) <ul style="list-style-type: none"> ■ A tampa protetora plástica e os adaptadores soldados são excluídos da limpeza PWIS ■ Ajuste do atraso de comutação de acordo com a especificação. ■ Configuração para o modo de segurança MIN ■ Configuração do HART modo BURST PV ■ Configuração da corrente máx. de alarme ■ Configuração padrão da densidade > 0.4 g/cm³ (25.0 lb/ft³) ■ Configuração padrão da densidade > 0.5 g/cm³ (31.2 lb/ft³) ■ A comunicação Bluetooth está desativada na entrega
Relatórios de teste, declarações e certificados de inspeção	<p>Todos os relatórios de teste, declarações e certificados de inspeção são fornecidos eletronicamente no <i>Device Viewer</i>:</p> <p>Insira o número de série da etiqueta de identificação (https://www.endress.com/de/pages/supporting-tools/device-viewer)</p> <p> Documentação do produto no papel</p> <p>Os relatórios de teste, declarações e certificados de inspeção em cópia impressa podem ser solicitados opcionalmente com o recurso 570 "Serviço", Versão I7 "Documentação do produto em papel". Os documentos são então fornecidos com o equipamento na entrega.</p>
Teste, certificado, declaração	<p>Versões podem ser selecionadas para as quais os seguintes certificados estão disponíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Certificado de inspeção 3.1, EN10204 (certificado do material, partes em contato com o meio) ■ AD 2000 (peças em contato com o meio), declaração, excluindo peças fundidas ■ CoC ASME BPE, declaração ■ Tubulação do processo ASME B31.3, declaração ■ Em conformidade com os requisitos derivados do cGMP, declaração ■ Material de contato com alimentos da UE (CE) 1935/2004 ■ Material de contato com alimentos dos EUA FDA CFR 21 ■ Material de contato com alimentos CN GB 4806 ■ Teste de rugosidade superficial ISO4287/Ra, (peças molhadas), relatório de teste ■ Teste de ferrite delta, procedimento interno (peças molhadas), relatório de teste <p> Documentação atualmente disponível no site da Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads ou com o número de série do equipamento em Online Tools no Device Viewer.</p>
TAG	<p>Ponto de medição (TAG)</p> <p>O equipamento pode ser solicitado com um nome de tag.</p> <p>Localização do nome tag</p> <p>Nas especificações adicionais, selecione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tag em aço inoxidável ■ Etiqueta adesiva de papel ■ TAG fornecida pelo cliente ■ Etiqueta RFID ■ Etiqueta RFID + placa de identificação em aço inoxidável ■ Etiqueta RFID + etiqueta adesiva de papel ■ Etiqueta RFID + etiqueta fornecida pelo cliente ■ Tag em aço inoxidável IEC 61406 ■ Tag em aço inoxidável + NFC IEC 61406 ■ Tag em aço inoxidável, tag em aço inoxidável IEC 61406 ■ Tag em aço inoxidável +NFC, tag em aço inoxidável IEC 61406 ■ Tag em aço inoxidável, placa fornecida IEC 61406 ■ Tag em aço inoxidável +NFC, placa fornecida IEC 61406 <p>Definição do nome tag</p> <p>Nas especificações adicionais, especifique:</p> <p>Três linhas de no máximo 18 caracteres cada</p> <p>O nome tag especificado aparece na placa selecionada e/ou na RFID TAG.</p> <p>Visualização no app SmartBlue</p> <p>Os primeiros 32 caracteres do nome da tag</p> <p>O nome da tag sempre pode ser alterado especificamente para o ponto de medição através do Bluetooth.</p> <p>Exibição na etiqueta de identificação eletrônica (ENP)</p> <p>Os primeiros 32 caracteres do nome da tag</p>

Pacotes de aplicação

Heartbeat Technology	<p>Disponibilidade: O pacote de aplicação Heartbeat Verification + Monitoring está disponível opcionalmente para todas as versões do equipamento O pacote de aplicação pode ser solicitado junto com o equipamento ou pode ser ativado posteriormente com um código de ativação.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SD02874F: Pacote de aplicação Heartbeat Verification + Monitoring (HART) ■ SD03459F: Pacote de aplicação Heartbeat Verification + Monitoring (PROFINET por Ethernet APL) <p>Módulo Heartbeat Technology</p> <p>Diagnósticos Heartbeat Monitora e analisa continuamente as condições de processo e o status do equipamento. Gera mensagens de diagnóstico quando certos eventos ocorrem e fornece medidas de solução de problemas conforme NAMUR NE 107.</p> <p>Verificação Heartbeat Executa uma verificação sob demanda do status atual do equipamento e gera um relatório de verificação Heartbeat Technology que exibe o resultado da verificação.</p> <p>Monitoramento Heartbeat Fornece continuamente dados de processo e/ou equipamento para um sistema externo. A análise desses dados forma a base para otimização dos processos e manutenção preditiva.</p>
Diagnósticos Heartbeat	<p>Mensagens de diagnóstico emitidas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ o display local ■ um sistema de gerenciamento de ativos (por exemplo, FieldCare/DeviceCare) ■ um sistema de automação (por ex.: PLC) ■ Servidor de rede
Verificação Heartbeat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificação do status do equipamento no estado instalado sem interrupção do processo ■ Garanta a confiabilidade do ponto de medição e a documentação em conformidade com as normas ■ Verificação sob demanda ■ Análise clara do ponto de medição (Passou/Falha) ■ Alta cobertura total de teste no âmbito das especificações do fabricante ■ Conformidade com requisitos regulamentares (por ex. ISO 9001:2015, Seção 7.1.5.2) <p>Assistente "Heartbeat Verification":</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Integrado no módulo Heartbeat Verification ■ Operação através do aplicativo SmartBlue, DTM, display ■ Orienta o usuário pelo processo de verificação passo a passo <p>Informações contidas no relatório de verificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contador de tempo de operação ■ Indicador de frequência e temperatura ■ Frequência de oscilação no estado conforme fornecido (no ar) como valor de referência ■ Frequência de oscilação: <ul style="list-style-type: none"> ■ Alta frequência de oscilação → Referência à corrosão ■ Frequência de oscilação reduzida → Nota sobre incrustação ou sensor coberto Desvios podem ser afetados pela temperatura do processo ou pela pressão do processo ■ Histórico de frequência: Armazenamento das últimas 16 frequências do sensor no momento da verificação
Monitoramento Heartbeat	<ul style="list-style-type: none"> ■ assistente Janela de processo: dois limites de frequência para monitorar a faixa superior e inferior da frequência de oscilação (podem ser definidos independentemente um do outro). Mudanças no processo podem ser identificadas, por ex. corrosão ou incrustação. ■ Em combinação com HART: Assistente Diagnóstico do loop: detecção de valores elevados de resistência do circuito de medição ou fonte de alimentação em declínio
Teste funcional (HART)	<p> O teste funcional só está disponível para equipamentos com comunicação HART que têm uma aprovação SIL ou WHG (Lei de recursos hídricos da Alemanha).</p>

Um teste funcional é necessário em intervalos apropriados nas seguintes aplicações: SIL (IEC 61508/ IEC 61511), WHG (Lei de recursos hídricos da Alemanha).

O assistente **Teste Funcional** está disponível com a aprovação SIL ou WHG solicitada. O assistente guia o usuário através de todo o processo para criação do relatório de verificação. O relatório de verificação pode ser salvo como um arquivo PDF.

Acessórios

Os acessórios disponíveis atualmente para o produto podem ser selecionados em www.endress.com:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione **Pecas de reposição & Acessórios**.

 Os acessórios podem ser parcialmente pedidos apor meio da estrutura do produto "Acessório que acompanha".

Device Viewer


Todas as peças de reposição para o equipamento, juntamente com o código de pedido, estão listadas no *Visualizador do equipamento* (www.endress.com/deviceviewer) .

Tampa de proteção contra tempo: 316L, XW112

A tampa de proteção contra intempéries pode ser solicitada juntamente com o equipamento através da estrutura do produto "Acompanha acessórios".

Ela é usada para proteger contra a luz solar direta, precipitação e gelo.

A tampa de proteção contra tempo de 316L é adequada para o invólucro de compartimento duplo feito de alumínio ou 316L. A entrega inclui o suporte para instalação direta no invólucro.



48 Dimensões da tampa de proteção contra tempo, 316 L, XW112. Unidade de medida mm (in)

Material

- Tampa de proteção contra tempo: 316 L
- Parafuso de fixação: A4
- Suporte: 316L

Código de pedido do acessório:

71438303


 Documentação especial SD02424F

Tampa de proteção contra tempo, plástico, XW111

A tampa de proteção contra intempéries pode ser solicitada juntamente com o equipamento através da estrutura do produto "Acompanha acessórios".

Ela é usada para proteger contra a luz solar direta, precipitação e gelo.

A tampa plástica de proteção contra tempo é adequada para o invólucro de compartimento único feito de alumínio. A entrega inclui o suporte para instalação direta no invólucro.



■ 49 Dimensões da tampa de proteção contra tempo, plástico, XW111. Unidade de medida mm (in)

Material


Plástico

Código de pedido do acessório:
71438291

Documentação especial SD02423F

Adaptador soldado

Vários adaptadores soldados estão disponíveis para instalação em recipientes ou tubulações. Os adaptadores estão disponíveis como opção com o certificado de inspeção 3.1 EN10204.



A0023557

■ 50 Adaptador soldado com furo de vazamento (visualização de amostra)

1 Furo de vazamento

Solde o adaptador soldado de modo que o furo de vazamento fique voltado para baixo. Isso permite que quaisquer vazamentos sejam detectados rapidamente.

- G 1, Ø53 instalação no tubo
- G 1, Ø60 instalação flush no recipiente
- G ¾, Ø55 instalação flush
- G 1 sensor ajustável
- RD52 sensor ajustável

Para informações detalhadas, consulte as "Informações técnicas" TI00426F (adaptadores soldados, adaptadores de processo e flanges)

Disponível na área de Downloads do site da Endress+Hauser (www.endress.com/downloads).

Soquete M12

OS soquetes M12 listados são adequados para uso na faixa de temperatura -25 para +70 °C (-13 para +158 °F).

Soquete M12 IP69

- com terminação em uma extremidade
- Em ângulo
- 5 m (16 ft) cabo PVC (laranja)
- Porca castelo 316L (1.4435)
- Corpo: PVC
- Número de pedido: 52024216

Soquete M12 IP67

- Em ângulo
- Cabo PVC de 5 m (16 ft) (cinza)
- Porca castelo Cu Sn/Ni
- Corpo: PUR
- Número de pedido: 52010285

Field Xpert SMT70

Tablet PC universal de alto desempenho para configuração de equipamentos na zona Ex 2 e áreas que não sejam Ex



Informações técnicas TI01342S

DeviceCare SFE100

Ferramenta de configuração para equipamentos de campo HART, PROFIBUS e FOUNDATION Fieldbus



Informações Técnicas TI01134S

FieldCare SFE500

Ferramenta de gerenciamento de ativos de fábrica baseada em FDT

É possível configurar todas as unidades de campo inteligentes em seu sistema e ajudá-lo a gerenciá-las. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles.



Informações Técnicas TI00028S

Documentação



Para uma visão geral do escopo da respectiva Documentação técnica, consulte:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): insira o número de série da etiqueta de identificação
- *Aplicativo de operações da Endress+Hauser*: Insira o número de série que está na etiqueta de identificação ou escaneie o QR code.

Documentação padrão**Tipo de documento: Instruções de Operação (BA)**

Instalação e comissionamento inicial – contém todas as funções no menu de operação que são necessárias para uma tarefa de medição típica. Funções além deste escopo não estão incluídas.

Tipo de documento: Descrição dos Parâmetros do Equipamento (GP)

O documento é parte das instruções de operação e deve ser usado como referência para parâmetros, fornecendo uma explicação detalhada sobre cada um dos parâmetros individuais do menu de operação.

Tipo de documento: Resumo das instruções de operação (KA)

Guia rápido ao primeiro valor medido – inclui todas as informações essenciais do recebimento à conexão elétrica.

Tipo de documento: Instruções de segurança, certificados

Dependendo da aprovação, Instruções de Segurança são fornecidas com o equipamento, por ex. XA.

Esta documentação é parte integrante destas Instruções de operação.

A etiqueta de identificação indica que Instruções de Segurança (XA) se aplicam ao equipamento em questão.

Documentação complementar específica para cada equipamento

Os documentos adicionais são fornecidos de acordo com a versão do equipamento pedido: sempre siga as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento.

Documentação especial

- SD02874F: Pacote de aplicação Heartbeat Verification + Monitoring (HART)
- SD03459F: Pacote de aplicação Heartbeat Verification + Monitoring (PROFINET por Ethernet APL)
- SD02530P: Operação remota através da tecnologia sem fio Bluetooth® (aprovação de rádio, comissionamento com tecnologia sem fio Bluetooth®)
- SD01622P: Adaptador soldado (Instruções de Instalação)
- TI00426F: Adaptadores soldados, adaptadores de processo e flanges (visão geral)

Marcas registradas

HART®

Marca registrada do grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

PROFINET®

Marca registrada da organização do usuário PROFIBUS, Karlsruhe, Alemanha

Ethernet-APL™

- Ethernet-APL ADVANCED PHYSICAL LAYER
- Marca registrada da PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (Organização de usuários Profibus), Karlsruhe - Alemanha

Bluetooth®

A marca *Bluetooth*® e seus logotipos são marcas registradas de propriedade da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer uso de tais marcas por parte da Endress + Hauser está sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são aqueles dos respectivos proprietários.

Apple®

Apple, o logotipo da Apple, iPhone e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Android®

Android, Google Play e o logo da Google Play são marcas registradas da Google Inc.





71725186

www.addresses.endress.com
