

Information technique

Indumax CLS50D/CLS50

Capteur de conductivité inductif pour les applications standard, Ex et haute température

Capteur numérique avec protocole Memosens ou capteur analogique



Domaine d'application

Indumax CLS50D ou CLS50 est particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie chimique et l'industrie de process. Grâce à sa large gamme de mesure et à l'excellente résistance chimique de ses matériaux en contact avec le produit (PFA ou PEEK), le capteur peut être utilisé dans un grand nombre d'applications, telles que :

- Mesure de la concentration d'acides et de bases
- Surveillance de la qualité des produits chimiques dans des cuves ou des conduites
- Séparation de phase de mélanges produit/produit

Le capteur numérique CLS50D est utilisé avec les transmetteurs Liquiline CM44x/R ou Liquiline M CM42, alors que le capteur analogique CLS50 est utilisé avec les transmetteurs Liquiline M CM42 ou Lquisys CLM223/253.

Principaux avantages

- Résistance élevée
 - Bonne résistance chimique grâce à un revêtement PFA
 - Version PEEK pour des températures jusqu'à 180 °C (356 °F)
- Faible risque d'encrassement
 - Surface PFA anticollmatage
 - Grande ouverture de sonde
- Installation simple
 - Installation possible dans des conduites $\geq$ DN 80
 - Longueur totale de câble jusqu'à 55 m (180 ft)
- Gamme de mesure large de 2 μ S/cm à 2000 mS/cm
- Sonde de température Pt 100 revêtue intégrée, classe d'erreur A
- Agrément Ex Ex ia IIC T4/T6

[Suite de la page titre]

Autres avantages de la technologie Memosens


- Sécurité de process maximale
- Sécurité des données grâce à une transmission numérique
- Manipulation simple grâce à la mémorisation dans le capteur des données spécifiques au capteur
- L'enregistrement des données de fonctionnement du capteur dans ce dernier permet de procéder à la maintenance prédictive

Principe de fonctionnement et architecture du système

Principe de mesure

Mesure de conductivité inductive

Un oscillateur (1) génère un champ magnétique alternatif dans la bobine primaire (5), ce qui induit un flux de courant (4) dans le produit. L'intensité du courant dépend de la conductivité et donc de la concentration en ions du produit. Le courant présent dans le produit génère à son tour un champ magnétique dans la bobine secondaire (3). Le courant induit résultant est mesuré par le récepteur (2) et utilisé pour déterminer la conductivité.



- 1 Oscillateur
- 2 Récepteur
- 3 Bobine secondaire
- 4 Courant dans le produit
- 5 Bobine primaire

Avantages de la mesure inductive de la conductivité :

- Pas d'électrode et de ce fait pas de polarisation
- Mesure précise dans les produits avec degré de contamination élevé et ayant tendance à colmater
- Séparation galvanique totale de la mesure et des produits

Ensemble de mesure


CLS50D

L'ensemble de mesure complet comprend :

- Un capteur de conductivité inductif CLS50D avec câble surmoulé
- Un transmetteur, par ex. Liquiline CM44x

En option :

- Capot de protection climatique pour le montage du transmetteur à l'air libre
- Sonde pour le montage du capteur dans une cuve ou une conduite, par ex. CLA111



1 Exemple d'un ensemble de mesure

- 1 Transmetteur Liquiline CM44x
- 2 Capot de protection climatique
- 3 Piquage avec bride DN50 PN16
- 4 Capteur CLS50D, version avec bride DN50 PN16 et câble surmoulé avec connecteur M12
- 5 Conduite


CLS50

L'ensemble de mesure complet comprend :

- Un capteur de conductivité inductif CLS50 avec câble surmoulé
- Un transmetteur, par ex. Liquiline M CM42

En option :

- Capot de protection climatique pour le montage du transmetteur à l'air libre
- Sonde pour le montage du capteur dans une cuve ou une conduite, par ex. CLA111



A0024930

2 Exemple d'un ensemble de mesure

- 1 Capteur CLS50, version avec bride tournante et câble surmoulé avec extrémités préconfectionnées
- 2 Transmetteur Liquiline CM42
- 3 Capot de protection climatique
- 4 Conduite
- 5 Piquage avec raccord à bride

Communication et traitement des données (CLS50D uniquement)

Communication avec le transmetteur



Toujours raccorder les capteurs numériques avec technologie Memosens à un transmetteur avec technologie Memosens. La transmission de données à un transmetteur pour capteurs analogiques n'est pas possible.

Les capteurs numériques peuvent mémoriser les données de l'ensemble de mesure dans le capteur. Elles comprennent :

- Données du fabricant
 - Numéro de série
 - Référence de commande
 - Date de fabrication
- Données d'étalonnage
 - Date d'étalonnage
 - Constante de cellule
 - Différence constante de cellule
 - Nombre d'étalonnages
 - Numéro de série du transmetteur utilisé pour réaliser le dernier étalonnage ou ajustage
- Données de service
 - Gamme de température
 - Gamme de conductivité
 - Date de la première mise en service
 - Valeur de température maximale
 - Heures de fonctionnement à des températures élevées



Entrée

Variables mesurées	■ Conductivité ■ Température	
Gammes de mesure	Conductivité	2 µS/cm à 2000 mS/cm (non compensée)
	Température	-20 à +180 °C (-4 à +350 °F)
Constante de cellule	c = 1,98 cm ⁻¹	
Mesure de température	CLS50D Pt1000 (classe A selon IEC 60751) CLS50 Pt100 (classe A selon IEC 60751)	

Alimentation électrique

Raccordement électrique

Le capteur est fourni avec un câble surmoulé. Le câble entre le capteur et le transmetteur peut être prolongé à l'aide du câble de mesure CYK11 (CLS50D) ou CLK6 (CLS50) (ne s'applique pas à l'utilisation en zone explosible).



3 CYK11 pour prolongation de l'CLS50D

4 CLK6 pour prolongation du CLS50

Longueur totale du câble (max.) : 100 m (330 ft)

Longueur totale du câble (max.) : 55 m (180 ft)



CLS50 uniquement :
Le couplage résiduel du capteur augmente si le câble surmoulé est prolongé.


Performances

Temps de réponse de la conductivité	$t_{95} \leq 2 \text{ s}$	
Temps de réponse de la température	Version PEEK :	$t_{90} \leq 7 \text{ min}$
	Version PFA :	$t_{90} \leq 11 \text{ min}$
Écart de mesure	-20 à 100 °C (-4 à 212 °F) :	$\pm(5 \mu\text{S/cm} + 0,5 \% \text{ de la mesure})$
	> 100 °C (212 °F) :	$\pm(10 \mu\text{S/cm} + 0,5 \% \text{ de la mesure})$
Reproductibilité	0,2% de la mesure	

Montage

Position de montage

- Lors du montage, orientez le capteur de telle sorte que le produit s'écoule à travers l'orifice de passage du capteur dans le sens d'écoulement du produit.
- ↳ La tête du capteur doit être totalement immergée dans le produit.




A0036463

5 Orientation du capteur, dimensions en mm (in)

- 1 Sens d'écoulement du produit
- 2 Niveau d'eau minimum dans la conduite
- a Distance par rapport à la paroi de la conduite

Facteur de montage

Dans des conditions de montage confinées, la mesure de conductivité est affectée par les parois de la conduite. Le facteur d'installation compense cet effet. Le transmetteur corrige la constante de cellule en la multipliant par le facteur d'installation. La valeur du facteur d'installation dépend du diamètre, de la conductivité du piquage et de la distance entre la paroi et le capteur. Le facteur d'installation peut être ignoré ($f = 1,00$) si la distance de la paroi est suffisante ($a > 15 \text{ mm}$ (0.59")), à partir de DN 80). Si la distance de la paroi est plus petite, le facteur d'installation augmente pour les conduites isolées électriquement ($f > 1$) et diminue pour les conduites électriquement conductrices ($f < 1$). Il peut être mesuré à l'aide de solutions d'étalonnage ou déterminé approximativement à partir du diagramme ci-dessous.



A0034874

6 Relation entre le facteur d'installation f et la distance de la paroi

- 1 Paroi conductrice
- 2 Paroi non conductrice

Air set**CLS50D**

Le capteur numérique a déjà été ajusté en usine. La compensation sur site n'est pas nécessaire.

CLS50

Pour compenser le couplage résiduel dans le câble et entre les deux bobines de capteur, l'ajustage du zéro dans l'air ("air set") doit être réalisé avant d'installer le capteur. Suivez les instructions contenues dans le manuel de mise en service du transmetteur utilisé.


Montage avec bride

Le capteur est adapté à un montage dans une pièce en T $\geq$ DN 80, avec le diamètre extérieur réduit à $\geq$ DN 50.

⚠ AVERTISSEMENT**Fuite**

Risque de blessure en cas de projection du produit !

- ▶ Serrez l'écrou du capteur avec un couple de serrage de 20 Nm.
- ▶ Pour éviter les fuites, vérifiez régulièrement l'étanchéité de l'écrou.


Bride, sans contact avec le produit

A0024949

7 Bride fixe, sans contact avec le produit (pour l'option de commande : "Raccord process" = 5, 6, 7)

- 1 Bride (inox)
- 2 Ecrou
- 3 Rondelle d'étanchéité (GYLON)
- 4 Joint torique
- 5 Capteur

Bride, en contact avec le produit




A0024953

■ 8 Bride fixe, en contact avec le produit (pour l'option de commande : "Raccord process" = 3, 4, P)

- 1 Joint torique
- 2 Écrou
- 3 Bride (inox)
- 4 Joint radial (uniquement pour la version "Raccord process" = P)
- 5 Capteur


Bride tournante, sans contact avec le produit



A0024954

■ 9 Bride tournante, sans contact avec le produit (pour l'option de commande : "Raccord process" = A, B, C)

- 1 Bride tournante (PP-GF)
- 2 Écrou (inox)
- 3 Bride (PVDF)
- 4 Joint torique
- 5 Capteur

Montage dans une sonde

A0024960

 10 Montage du capteur avec une sonde

- 1 CLA111 avec étrier de suspension
- 2 CLA111 avec raccord à bride
- 3 CLA140 avec raccord à bride
- 4 CYA112

Environnement

Température ambiante**CLS50D**

-10 à +60 °C (+10 à +140 °F)

CLS50

-10 à +70 °C (+10 à +160 °F)

Température de stockage

-20 à +80 °C (0 à +180 °F)

Indice de protection

IP 68 / NEMA type 6 (capteur monté avec joint d'origine)

Process

Température de process

CLS50D

	CLS50D-**1/2	CLS50D- **3/4/5/6/7	CLS50D-**8	CLS50D-**A/B/C	CLS50D-**P
Matériau du capteur	Sans bride	DN50 PN16, ANSI 2" JIS	DN50 PN16	Bride tournante	DN50 PN40
PEEK, Adaptateur en PEEK	-20 à 125 °C (-4 à 260 °F)	-20 à 125 °C (-4 à 260 °F)	Version non disponible	-20 à 125 °C (-4 à 260 °F)	Version non disponible
PEEK, Adaptateur en 1.4571	-20 à 110 °C (-4 à 230 °F)	-20 à 110 °C (-4 à 230 °F)	Version non disponible	-20 à 110 °C (-4 à 230 °F)	-20 à 110 °C (-4 à 230 °F)
PFA	-20 à 110 °C (-4 à 230 °F)	-20 à 110 °C (-4 à 230 °F)	-20 à 110 °C (-4 à 230 °F)	-20 à 110 °C (-4 à 230 °F)	Version non disponible



Versions avec protection antidéflagrante (→ Configurator sur site web, caractéristique 020)

La température de process maximale admissible est réduite à 120° C (248° F) pour les versions de capteur en matériau PEEK et d'adaptateur en matériau PEEK. La température de process maximale admissible en zone explosible pour toutes les autres versions est de 110° C (230° F).

CLS50

	CLS50-*1/2/3/4	CLS50-*5/6/7	CLS50-*8	CLS50-*A/B/C	CLS50-*P
Matériau du capteur	G ^{3/4} ¹⁾ , NPT1" ²⁾ , DN50 PN16 ³⁾ , ANSI 2" ³⁾	DN50 PN16, ANSI 2", JIS ⁴⁾	DN50 PN16 ⁵⁾	Bride tournante	DN50 PN40
PEEK	-20 à 180 °C (-4 to 360 °F) ⁶⁾	-20 à 125 °C (-4 à 260 °F)	Version non disponible	-20 à 125 °C (-4 à 260 °F)	-20 à 125 °C (-4 à 260 °F)
PFA	-20 à 125 °C (-4 à 260 °F)	-20 à 125 °C (-4 à 260 °F)	-20 à 125 °C (-4 à 260 °F)	-20 à 125 °C (-4 à 260 °F)	Version non disponible


- 1) 316Ti
- 2) PEEK
- 3) 316L
- 4) PTFE>316L
- 5) 316L, plaque d'étanchéité soudée, capteur
- 6) Versions pour zone explosible jusqu'à 125 °C (260 °F) max.

Pression de process (absolue)

Max. 41 bar (595 psi), selon la version du capteur, → diagramme température/pression

Diagramme température-
pression


CLS50D-***E/F/G (version de capteur en matériau PEEK, adaptateur en matériau 1.4571)



A0056955

11 Courbes de température/pression


- 1 Version (bleue) avec bride EN 1092-1 DN50 PN40 (CLS50D-**P)
- 2 Versions (noires) sans bride (CLS50D-**1/2)
- 3 Versions (rouges) avec bride DN50/ANSI 2" (CLS50D-**3/4/5/6)
- 4 Versions (jaunes) avec bride JIS (CLS50D-**7)
- 5 Versions (vertes) avec bride tournante (CLS50D-**A/B/C)
- a Seuil de température pour les versions en zone explosible
- b Seuil de température pour les versions en zone non explosible

CLS50D-*B/C (version de capteur en matériau PEEK, adaptateur en matériau PEEK)**

A0056954

12 Courbes de température/pression

- 1 Versions (noires) sans bride (CLS50D-**1/2)
- 2 Versions (rouges) avec bride DN50/ANSI 2" (CLS50D-***3/4/5/6)
- 3 Versions (bleues) avec bride JIS (CLS50D-***7)
- 4 Versions (vertes) avec bride tournante (CLS50D-***A/B/C)
- a Seuil de température pour les versions en zone explosible
- b Seuil de température pour les versions en zone non explosible


CLS50D-*D (version de capteur en matériau PFA)**

A0056956

13 Courbes de température/pression

- 1 Version (bleue) sans bride et avec bride DN50/ANSI 2" (CLS50D-***1/3/4/5/6/8)
- 2 Version (noires) avec bride JIS (CLS50D-***7)
- 3 Versions (vertes) avec bride tournante (CLS50D-***A/B/C)
- a Seuil de température pour les versions en zone explosible
- b Seuil de température pour les versions en zone non explosible

CLS50-**B/C/E/F/G (version de capteur en matériau PEEK)




A0056957

14 Courbes de température/pression

- 1 Version (bleue) avec bride EN 1092-1 DN50 PN40 (CLS50-*P)
- 2 Versions (noires) sans bride (CLS50-*1/2)
- 3 Versions (blanches) avec bride DN50/ANSI 2" (CLS50)*5/6)
- 4 Versions (rouges) avec bride DN50/ANSI 2" (CLS50-*3/4)
- 5 Version (grise) avec bride JIS (CLS50-*7)
- 6 Versions (vertes) avec bride tournante (CLS50-*A/B/C)
- a Seuil de température pour 1, 3, 5 et 6 et pour toutes les versions en zone explosible
- b Seuil de température pour 2 et 4 en zone non explosible

CLS50-**A (version de capteur en matériau PFA)




A0053007

15 Courbes de température/pression

- 1 Versions (bleues) sans bride ou avec bride DN50/ANSI 2" (CLS50-*1/3/4/5/6/8)
- 2 Version (noire) avec bride JIS (CLS50-*7)
- 3 Versions (vertes) avec bride tournante (CLS50-*A/B/C)
- a Seuil de température pour les versions en zone explosible
- b Seuil de température pour les versions en zone non explosible

Construction mécanique


Dimensions



A0037977


16 Version avec filetage G $\frac{3}{4}$. Unité de mesure mm (in)

* Dimensions pour version PEEK



A0037978

17 Version, filetage NPT 1". Unité de mesure mm (in)



A0047510

18 Version, bride EN1092-1 DN50 PN16, 316L, plaque d'étanchéité PFA du capteur soudée. Unité de mesure mm (in)

Poids	Env. 0.65 kg (1.43 lbs)	
Matériaux	Capteur	PEEK, PFA (selon la version)
	Joint du capteur	VITON, CHEMRAZ (selon la version)
	Joint radial ¹⁾	EPDM


Raccords process	
G¾	CLS50D-**1B/C** : PEEK GF30 CLS50D-**1D/E/F/G** : inox 1.4571 (AISI 316Ti) CLS50-*1A/E/F/G* : inox 1.4571 (AISI 316Ti) CLS50-*1B/C* : PEEK GF30
NPT 1"	PEEK
Bride fixe	CLS50D-**3/4/5/6/8/P*** : inox 1.4404 (AISI 316L) CLS50D-**7*** : inox 1.4435 (AISI 316L) CLS50-*3/4/5/6/8/P** : inox 1.4404 (AISI 316L) CLS50-*7** : inox 1.4435 (AISI 316L)
Rondelle d'étanchéité	GYLON (PTFE rempli de céramique)
Bride tournante	PP-GF
Bride combinée à une bride tournante	PVDF

1) Uniquement version avec "raccord process" = P

Raccords process

- Filetage G¾
- Filetage NPT 1"
- Bride tournante EN 1092 DN50 PN10
- Bride tournante ANSI 2" 150 lbs
- Bride tournante JIS 10K 50A
- Bride EN 1092-1 DN50 PN16
- Bride EN 1092-1 DN50 PN40
- Bride ANSI 2" 300 lbs
- Bride JIS 10K 50A

Dimensions des brides



A0024986

19 Dimensions des brides

- 1 Bride tournante (PVDF)
2 Bride fixe (inox)

Dimensions en mm

Bride tournante	DN50 PN10	ANSI 2" 150 lbs	JIS 10K 50A
D	165	165	152
Ø k	125	121	120
d ₂	4 x 18	8 x 19	4 x 19
b	18	18	18
a	78	78	78
Vis	M16	M16	M16

Dimensions en mm

Bride fixe	DN50 PN16	DN50 PN40	ANSI 2" 300 lbs	JIS 10K 50A
D	165	165	165,1	155
Ø k	125	125	127	120
d₂	4 x 18	4 x 18	8 x 19	4 x 19
b	18	20	22,2	16
a	27	27	27	27
Vis	M16	M16	M16	M16

Certificats et agréments

Les certificats et agréments actuels pour le produit sont disponibles sur la page produit correspondante, à l'adresse www.endress.com :

1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
2. Ouvrir la page produit.
3. Sélectionner **Télécharger**.

Agréments Ex

CLS50D-BA** et CLS50-G******

ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga

CLS50D-BV****

ATEX / NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 Gc

CLS50-V****

ATEX II 3G Ex ic IIC T4/T6 Gc + NEPSI Ex ic IIC T4/T6 Gc

CLS50D-IA****

IECEx Ex ia IIC T4/T6 Ga

CLS50D-KA****

KOR Ex ia IIC T4/T6 Ga

CLS50D-MA** et CLS50-N******

INMETRO Ex ia IIC T4/T6 Ga

CLS50D-NA** et CLS50-H******

NEPSI Ex ia IIC T4/T6 Ga

CLS50D-FB** et CLS50-O******

FM IS NI Cl. I Div. 1&2, Gr. A-D

CLS50D-C2** et CLS50-S******

CSA IS NI Cl. I Div. 1&2, Gr. A-D

CLS50D-JA****

JPN Ex ia IIC T4 Ga

CLS50D-UA** et CLS50-U******

UK Ex II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga

CLS50D-GB** et CLS50-K******

EAC Ex, OEx ia IIC T6/T4 Ga X

Agréments marine

Le produit dispose de certificats pour les applications maritimes, délivrés par les sociétés de classification suivantes : ABS (American Bureau of Shipping), BV (Bureau Veritas), DNV (Det Norske Veritas) et LR (Lloyd's Register).

Informations à fournir à la commande

Page produit

www.endress.com/cls50d

www.endress.com/cls50

Configurateur de produit

1. **Configurer** : cliquer sur ce bouton sur la page produit.
 2. Sélectionner **Configuration personnalisée**.
 - ↳ Le configurateur s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
 3. Configurer l'appareil selon les besoins individuels en sélectionnant l'option souhaitée pour chaque fonction.
 - ↳ On obtient ainsi une référence de commande valide et complète pour l'appareil.
 4. **Accepter** : ajouter le produit configuré au panier.
-  Pour beaucoup de produits, il est également possible de télécharger des schémas CAO ou 2D de la version de produit sélectionnée.
5. **CAD** : ouvrir cet onglet.
 - ↳ La fenêtre des schémas s'affiche. Il est possible de choisir parmi différentes vues. Celles-ci peuvent être téléchargées dans des formats sélectionnables.

Accessoires

Vous trouverez ci-dessous les principaux accessoires disponibles à la date d'édition de la présente documentation.

Les accessoires listés sont techniquement compatibles avec le produit dans les instructions.

1. Des restrictions spécifiques à l'application de la combinaison de produits sont possibles. S'assurer de la conformité du point de mesure à l'application. Ceci est la responsabilité de l'utilisateur du point de mesure.
2. Faire attention aux informations contenues dans les instructions de tous les produits, notamment les caractéristiques techniques.
3. Pour les accessoires non mentionnés ici, adressez-vous à notre SAV ou agence commerciale.

Câble de mesure**Pour CLS50D****Câble de données Memosens CYK11**

- Câble prolongateur pour capteurs numériques avec protocole Memosens
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cyk11



Information technique TI00118C

Pour CLS50**Câble de mesure CLK6**

- Câble prolongateur pour les capteurs de conductivité inductifs, pour la prolongation via une boîte de jonction VBM
- Vendu au appareil, réf. : 71183688

VBM

- Boîte de jonction pour câble prolongateur
- 10 borniers
- Entrées de câble : 2 x Pg 13,5 ou 2 x NPT ½"
- Matériau : aluminium
- Indice de protection : IP 65
- Références
 - Entrées de câble Pg 13,5 : 50003987
 - Entrées de câble NPT ½" : 51500177

Supports/chambres**Dipfit CLA111**

- Support à immersion pour cuves ouvertes ou fermées avec bride DN 100
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cla111



Information technique TI00135C

Dipfit CLA140

- Pour le capteur inductif CLS50/CLS50D
- Support à immersion avec raccord à bride pour des process très exigeants
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cla140



Information technique TI00196C

Flexdip CYA112

- Support à immersion pour l'eau et les eaux usées
- Système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
- Matériau : PVC ou inox
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cya112



Information technique TI00432C

Solutions d'étalonnage

Solutions d'étalonnage de la conductivité CLY11

Solutions de précision référencées selon SRM (Standard Reference Material) par NIST pour l'étalonnage qualifié des ensembles de mesure de conductivité conformément à ISO 9000

- CLY11-B, 149,6 µS/cm (température de référence 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)
Réf. 50081903
- CLY11-C, 1,406 mS/cm (température de référence 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)
Réf. 50081904
- CLY11-D, 12,64 mS/cm (température de référence 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)
Réf. 50081905
- CLY11-E, 107,00 mS/cm (température de référence 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)
Réf. 50081906



Information technique TI00162C



71704023

www.addresses.endress.com
