

Information technique

Liquiphant FTL63

Vibronique
HART,
PROFINET sur Ethernet-APL



Détecteur de niveau sur liquides, spécialement destiné à l'industrie agroalimentaire et aux sciences de la vie

Domaine d'application

- DéTECTEUR de niveau pour tous les liquides, pour la déTECTION de minimum ou de maximum dans les cuves, p. ex. cuves de process, cuves de stockage et conduites, même dans les zones explosives
- Gamme de température de process : -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
- Pressions jusqu'à 64 bar (928 psi)
- Viscosités jusqu'à 10 000 mPa·s
- Alternative idéale aux contacteurs à flotteur ; la fiabilité de fonctionnement n'est pas affectée par le débit, la turbulence, les bulles d'air, la mousse, les vibrations, la teneur en solides ou les dépôts

Principaux avantages

- Mise en service simple avec fonctionnalité plug and play
- Construction hygiénique certifiée (3-A, EHEDG, ASME BPE)
- Conformité éprouvée avec les normes de matériaux, p. ex. EC 1935/2004, FDA, GB 4806, cGMP
- Sécurité fonctionnelle : surveillance de la fréquence de vibration de la fourche vibrante
- Heartbeat Technology – Fonction de vérification et de surveillance sur demande sans interruption du process
- Avec technologie sans fil Bluetooth®

Sommaire

Informations relatives au document	4	Environnement	20
Symboles	4	Gamme de température ambiante	20
Principe de fonctionnement et architecture du système	5	Température de stockage	22
Principe de mesure	5	Altitude limite	22
Ensemble de mesure	5	Classe climatique	22
Communication et traitement des données	6	Indice de protection	22
Sécurité de fonctionnement	6	Résistance aux vibrations	22
Entrée	6	Résistance aux chocs	23
Variable mesurée	6	Charge mécanique	23
Gamme de mesure	6	Degré de pollution	23
Sortie	6	Compatibilité électromagnétique (CEM)	23
Signal de sortie	6	Process	23
Signal de défaut	6	Gamme de température de process	23
Charge	7	Choc thermique	23
Amortissement	7	Gamme de pression de process	23
Sortie tout ou rien	7	Limite de surpression	24
Données de raccordement Ex	7	Masse volumique du produit	24
Données spécifiques au protocole	8	Viscosité	24
Données HART	9	Résistance aux dépressions	24
Heartbeat Technology	9	Concentration en MES	24
Alimentation électrique	10	Construction mécanique	24
Affectation des bornes	10	Construction, dimensions	24
Connecteurs d'appareil disponibles	10	Dimensions	25
Tension d'alimentation	11	Poids	33
Raccordement électrique	12	Matériaux	34
Compensation de potentiel	12	Rugosité de surface	36
Bornes	12	Possibilités de configuration	36
Entrées de câble	12	Concept de configuration	36
Spécification de câble	13	Langues	36
Parafoudre	13	Configuration sur site	37
Performances	13	Afficheur local	38
Conditions de référence	13	Configuration à distance	39
Tenir compte du point de commutation	14	Outils de configuration pris en charge	40
Écart de mesure maximal	14	Intégration système	40
Résolution	14	Gestion des données HistoROM	41
Temps de réponse	14	Certificats et agréments	41
Comportement dynamique, sortie courant	14	Marquage CE	41
Comportement dynamique, sortie numérique	15	Marquage RCM	41
Hystérésis	15	Agrément Ex	41
Non-répétabilité	15	Conformité des matériaux pour le contact avec les denrées alimentaires	41
Effet de la température de process	15	Conformité aux applications hygiéniques	41
Effet de la pression de process	15	cGMP	42
Effet de la densité du produit de process (à température ambiante et à pression normale)	15	Conformité générale des matières	42
Montage	16	Système de sécurité antidébordement	42
Emplacement de montage, position de montage	16	Sécurité fonctionnelle	42
Instructions de montage	16	Agrément radiotéchnique	42
Montage de l'appareil dans la conduite	18	Agrément CRN	42
Orientation de l'entrée de câble	18	Conformité EST (BSE) (ADI free - Animal Derived Ingredients)	42
Instructions de montage spéciales	19	Équipement sous pression avec une pression autorisée inférieure à 200 bar, pas de volume supportant la pression	42
		Joint de process selon ANSI/ISA 12.27.01	43

Conformité EAC	43
ASME B 31.3/31.1	43
ASME BPE	43
Certification HART	43
Certification PROFINET sur Ethernet-APL	43
 Informations à fournir à la commande	43
Service	44
Rapports de test, déclarations et certificats de réception . . .	44
Test, certificat, déclaration	44
TAG	44
 Packs application	45
Heartbeat Technology	45
Heartbeat Diagnostics	45
Heartbeat Verification	45
Heartbeat Monitoring	45
Test de fonctionnement périodique (HART)	45
 Accessoires	46
Device Viewer	46
Capot de protection climatique : 316L, XW112	46
Capot de protection climatique, plastique, XW111	46
Adaptateur à souder	47
Connecteur M12 femelle	47
Field Xpert SMT70	48
DeviceCare SFE100	48
FieldCare SFE500	48
 Documentation	48
Documentation standard	48
Documentation complémentaire dépendant de l'appareil . . .	48
 Marques déposées	49

Informations relatives au document

Symboles	Symboles d'avertissement
	DANGER  Ce symbole signale une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela entraînera des blessures graves ou mortelles.
	AVERTISSEMENT  Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
	ATTENTION  Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures mineures ou moyennes.
	AVIS  Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, le produit ou un objet situé à proximité peut être endommagé.
	Symboles d'outils  Clé à fourche
	Symboles électriques  Prise de terre Bride reliée à la terre via un système de mise à la terre.
	 Terre de protection (PE) Bornes de terre devant être mises à la terre avant de réaliser d'autres raccordements. Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil.
	Symboles pour certains types d'information  Autorisé Procédures, processus ou actions qui sont autorisés.
	 Interdit Procédures, processus ou actions qui sont interdits.
	 Conseil Indique des informations complémentaires
	 Renvoi à la documentation
	 Renvoi à une autre section
	 1, 2, 3 Série d'étapes
	Symboles utilisés dans les graphiques A, B, C ... Vue 1, 2, 3 ... Numéros de position  Zone explosive  Zone sûre (zone non explosive)
	Symboles spécifiques à la communication  Technologie sans fil Bluetooth® Transmission de données sans fil entre les appareils sur une courte distance via la technologie radio.
	Liste des abréviations <p>PN Pression nominale</p> <p>MWP Pression maximale de service La pression maximale de service est indiquée sur la plaque signalétique.</p> <p>DTM Device Type Manager</p> <p>Outil de configuration</p>

Le terme "outil de configuration" est utilisé en lieu et place du logiciel d'exploitation suivant :

- FieldCare/DeviceCare pour la configuration via communication HART et PC
- Application SmartBlue pour la configuration à l'aide d'un smartphone Android ou iOS, ou d'une tablette

API

Automate programmable industriel (API)

Conventions graphiques



- Les plans/schémas de montage, éclatés et de raccordement électrique sont présentés sous une forme simplifiée
- Les appareils, les supports/chambres, les composants et les plans dimensionnels sont présentés sous forme de lignes réduites
- Les plans dimensionnels ne sont pas des représentations à l'échelle ; les dimensions indiquées sont arrondies à la deuxième décimale
- Sauf indication contraire, les brides sont présentées avec une forme de surface d'étanchéité selon EN 1091-1, B2 ; ASME B16.5, RF ; JIS B2220, RF

Principe de fonctionnement et architecture du système

Principe de mesure

La fourche vibrante du capteur vibre à sa fréquence naturelle. Dès que le liquide recouvre la fourche vibrante, la fréquence d'oscillation diminue. Le changement de fréquence provoque la commutation du détecteur de niveau.

Détection de seuil

Détection de maximum ou de minimum pour des liquides dans des cuves ou des conduites, dans toutes les industries. Convient pour le contrôle de fuite, la protection contre la marche à sec de pompes ou la sécurité antidébordement, par exemple.

Des versions spéciales sont adaptées à une utilisation en zone explosive.

Le détecteur de niveau fait la différence entre l'état "recouvert" et l'état "non recouvert".

Selon le mode MIN (détection du minimum) ou le mode MAX (détection du maximum), il y a deux possibilités dans chaque cas : état OK et mode demande.


État OK

- En mode MIN, la fourche vibrante est recouverte, p. ex. protection contre la marche à vide de pompes
- En mode MAX, la fourche vibrante n'est pas recouverte, p. ex. sécurité antidébordement

Mode demande

- En mode MIN, la fourche vibrante n'est pas recouverte, p. ex. protection contre la marche à vide de pompes
- En mode MAX, la fourche vibrante n'est pas recouverte, p. ex. système de sécurité antidébordement

Ensemble de mesure



A0045801

1 Exemple d'un ensemble de mesure

1 Unité de commande, API, etc.


Communication et traitement des données	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 ... 20 mA avec protocole de communication HART ■ PROFINET sur Ethernet-APL : protocole de communication 10BASE-T1L ■ Technologie sans fil Bluetooth® (en option)
Sécurité de fonctionnement	<p>Sécurité informatique</p> <p>La garantie du fabricant n'est valable que si le produit est monté et utilisé comme décrit dans le manuel de mise en service. Le produit dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages.</p> <p>Des mesures de sécurité informatique, permettant d'assurer une protection supplémentaire du produit et de la transmission de données associée, doivent être mises en place par les exploitants eux-mêmes conformément à leurs normes de sécurité.</p>

Entrée

Variable mesurée	Le signal de seuil est déclenché selon le mode de fonctionnement (détection minimum ou maximum) lorsque le niveau dépasse par excès ou par défaut le seuil correspondant.
Gamme de mesure	Selon la position de montage et le tube prolongateur commandé Longueur maximale du capteur 3 m (9,8 ft)

Sortie

Signal de sortie	<p>HART</p> <p>Mode SIO 4/16 mA (mode SIO) avec protocole de communication numérique superposé HART, 2 fils</p> <p>Fonctionnement continu 4 ... 20 mA proportionnel à la fréquence d'oscillation avec protocole de communication numérique superposé HART, 2 fils</p> <p>Pour la sortie courant continu, l'un des modes de fonctionnement suivants peut être sélectionné :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4,0 ... 20,5 mA ■ NAMUR NE 43 : 3,8 ... 20,5 mA (réglage par défaut) ■ Mode US : 3,9 ... 20,8 mA <p>PROFINET sur Ethernet-APL 10BASE-T1L, 2 fils 10 Mbit/s</p>
Signal de défaut	<p>Signal de défaut selon recommandation NAMUR NE 43.</p> <p>4 ... 20 mA HART :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alarme maximale: peut être réglée de 21,5 ... 23 mA ■ Alarme minimale : < 3,6 mA (réglage par défaut) <p>PROFINET sur Ethernet-APL :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Selon "Application Layer protocol for decentralized periphery", Version 2.4 ■ Diagnostic selon PROFINET PA Profile 4.02

Charge**4 ... 20 mA passive, HART**

- 1 Alimentation électrique 10,5 ... 30 V DC Ex i
- 2 Alimentation électrique 10,5 ... 35 V DC, pour d'autres modes de protection et versions d'appareil non certifiées
- 3 $R_{L\max}$ résistance de charge maximale
- U_B Tension d'alimentation

i Configuration via terminal portable ou PC avec logiciel de configuration : tenir compte d'une résistance de communication minimum de 250 Ω .

Amortissement**HART**

- L'amortissement affecte toutes les sorties, y compris le signal de sortie et l'afficheur.
- Il n'est disponible qu'en fonctionnement continu 4 ... 20 mA et n'a aucun effet sur le mode SIO.
- L'amortissement peut être ajusté en continu entre 0 ... 999 s à l'aide de l'afficheur local, de la technologie sans fil Bluetooth®, de l'appareil de commande portable ou du PC avec logiciel de configuration.
- Réglage par défaut : 1 s

PROFINET sur Ethernet-APL

- L'amortissement peut uniquement être activé pour les entrées analogiques 1 à 3.
- L'amortissement peut être ajusté en continu entre 0 et 999 s.

L'appareil utilise différents modules pour l'échange cyclique de données avec le système de contrôle commande.

Sortie tout ou rien

Temporisation à la commutation préconfigurée disponible pour la commande :

- 0,5 s lorsque la fourche vibrante est recouverte et 1,0 s lorsqu'elle n'est pas recouverte (réglage par défaut)
- 0,25 s lorsque la fourche vibrante est recouverte et 0,25 s lorsqu'elle n'est pas recouverte
- 1,5 s lorsque la fourche vibrante est recouverte et 1,5 s lorsque la fourche vibrante n'est pas recouverte
- 5,0 s lorsque la fourche vibrante est recouverte et 5,0 s lorsque la fourche vibrante n'est pas recouverte

i L'utilisateur peut également régler les temporisations à la commutation pour le recouvrement et le découvrement de la fourche dans la gamme de 1 ... 60 secondes, indépendamment les unes des autres.

(Configuration via afficheur, technologie sans fil Bluetooth® ou navigateur web, FieldCare, DeviceCare, AMS, PDM)

Données de raccordement Ex

Voir les Conseils de sécurité (XA) : toutes les données relatives à la protection antidéflagrante sont fournies dans une documentation Ex séparée et sont disponibles dans la zone de téléchargement sur le site Internet d'Endress+Hauser. La documentation Ex est fournie en standard avec tous les appareils agréés pour l'utilisation en zone explosive.

Données spécifiques au protocole**HART**

- N° fabricant : 17 (0x11)
- Code de type d'appareil : 0x11C4
- Révision appareil: 1
- Spécification HART : 7
- DD revision : 1
- Fichiers de description d'appareil (DTM, DD) informations et fichiers sous :
 - www.endress.com
 - www.fieldcommgroup.org
- Charge HART : min. 250 Ω

Variables d'appareil HART (préréglage en usine)

Les valeurs mesurées suivantes sont affectées par défaut aux variables d'appareil :

Variable d'appareil	Valeur mesurée
Paramètre Variable primaire (PV) (Variable primaire) ¹⁾	Détection de niveau ²⁾
Paramètre Valeur secondaire (SV) (Variable secondaire)	L'option Fréquence capteur ³⁾
Paramètre Variable tertiaire (TV) (Troisième variable)	L'option Etat lames ⁴⁾
Paramètre Valeur quaternaire (QV) (Variable quaternaire)	Température capteur

- 1) Paramètre **Variable primaire (PV)** s'applique toujours à la sortie courant.
- 2) Dans la détection de seuil, l'état initial dépend du paramètre **Etat lames** (fourche recouverte/découverte) et de la fonction de sécurité (MIN ou MAX)
- 3) Option **Fréquence capteur** est la fréquence d'oscillation de la fourche
- 4) Option **Etat lames** montre l'état de la fourche vibrante (option **Fourche couverte**/option **Fourche découverte**)

Choix des variables d'appareil HART

- Détection de niveau
- Fréquence capteur
- Etat lames
- Température capteur
- Courant borne
 - Le courant bornier est le courant de relecture sur le bornier. Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil
- Tension aux bornes
 - Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Fonctions prises en charge

- Mode Burst
- État de transmetteur supplémentaire
- Verrouillage de l'appareil

PROFINET sur Ethernet-APL

Protocole	Protocole de couche d'application pour les appareils décentralisés et l'automatisation distribuée, version 2.4
Type de communication	Ethernet Advanced Physical Layer 10BASE-T1L
Classe de conformité	Classe de conformité B
Classe Netload	Classe Netload II
Vitesses de transmission	Automatique 10 Mbit/s avec détection duplex intégral
Périodes	À partir de 32 ms
Polarité	Reconnaissance automatique des câbles croisés
Media Redundancy Protocol (MRP)	Oui

Support de la redondance du système	Redondance du système S2 (2 AR avec 1 NAP)
Profil d'appareil	Application interface identifier 0xB360 Appareil générique (PA 4,02 Profile Discrete Input)
ID fabricant	0x11
ID type d'appareil	0xA1C4
Fichiers de description d'appareil (GSD, FDI, DTM, DD)	Informations et fichiers sous : <ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com Sur la page produit de l'appareil : Téléchargements/Logiciel → Drivers d'appareil ■ www.profibus.org
Connexions prises en charge	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 x AR (IO Controller AR) ■ 1 x AR (connexion IO-Supervisor Device AR autorisée) ■ 1 x Input CR (Communication Relation) ■ 1 x Output CR (Communication Relation) ■ 1 x Alarm CR (Communication Relation)
Options de configuration pour l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> ■ Logiciel spécifique au fabricant (FieldCare, DeviceCare) ■ Navigateur web ■ Fichier de données mères (GSD), peut être lu via le serveur web intégré de l'appareil ■ Commutateur DIP pour le réglage de l'adresse IP de service
Configuration du nom de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> ■ Protocole DCP ■ Process Device Manager (PDM) ■ Serveur web intégré
Fonctions prises en charge	<ul style="list-style-type: none"> ■ Identification et maintenance Identification d'appareil simple via : <ul style="list-style-type: none"> ■ Système de contrôle commande ■ Plaque signalétique ■ État de la valeur mesurée Les grandeurs de process sont communiquées avec un état de valeur mesurée ■ Fonction clignotante via l'afficheur local pour l'identification et l'affectation simples de l'appareil ■ Configuration de l'appareil via outils de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM)
Intégration système	<p>Pour plus d'informations sur l'intégration système, voir manuel de mise en service </p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Transmission cyclique des données ■ Aperçu et description des modules ■ Codage de l'état ■ Paramétrage du démarrage ■ Réglage par défaut

Données HART

- Tension de démarrage minimale : 10,5 V
- Courant de démarrage : > 3,6 mA
- Temps de démarrage : < 8 s
- Tension de fonctionnement minimale : 10,5 V
- Courant Multidrop : 4 mA

Heartbeat Technology**Modules Heartbeat Technology**

Heartbeat Technology comprend 3 modules. Ces trois modules combinent la vérification, l'évaluation et la surveillance de la fonctionnalité de l'appareil et des conditions du process.




- Heartbeat Diagnostics
- Heartbeat Verification
- Heartbeat Monitoring

Alimentation électrique

Affectation des bornes


Boîtier à simple compartiment



2 Bornes de raccordement et borne de terre dans le compartiment de raccordement, boîtier à simple compartiment

- 1 Borne plus
- 2 Borne moins
- 3 Borne de terre interne

Boîtier à double compartiment, en L



3 Bornes de raccordement et borne de terre dans le compartiment de raccordement, boîtier à double compartiment, en L

- 1 Borne plus
- 2 Borne moins
- 3 Borne de terre interne

Connecteurs d'appareil disponibles




Dans le cas d'appareils équipés d'un connecteur, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier pour le raccordement.

Différents connecteurs M12 femelles sont disponibles comme accessoires pour les appareils équipés de connecteurs M12 mâles.

Pour plus d'informations, voir la section "Accessoires".

Connecteur M12 mâle avec affectation des broches pour HART




A0011175

■ 4 Vue du raccordement de l'appareil

- 1 Signal +
- 2 Libre
- 3 Signal -
- 4 Masse

Connecteur M12 mâle avec affectation des broches pour PROFINET sur Ethernet-APL



A0011175

■ 5 Vue du raccordement de l'appareil

- 1 Signal APL -
- 2 Signal + Ethernet-APL
- 3 Blindage
- 4 Libre

Tension d'alimentation

HART

- U = 10,5 ... 35 V DC (Ex d, Ex e, not Ex)
- U = 10,5 ... 30 V DC (Ex i)
- Courant nominal : 4 ... 20 mA HART


- i** ■ L'alimentation électrique doit être testée pour s'assurer qu'elle répond aux exigences de sécurité (p. ex. PELV, SELV, Class 2) et doit être conforme aux spécifications du protocole.
- Se conformer à la norme IEC 61010-1 : prévoir un disjoncteur approprié pour l'appareil.

En fonction de la tension d'alimentation au moment de la mise sous tension de l'appareil, le rétroéclairage est éteint (tension d'alimentation < 13 V).

PROFINET sur Ethernet-APL

Classe de puissance APL A (DC 9,6 ... 15 V 540 mW)

- i** Le commutateur de terrain APL doit être testé pour s'assurer qu'il répond aux exigences de sécurité (p. ex., PELV, SELV, Classe 2) et doit être conforme aux spécifications du protocole.

Raccordement électrique**Exemple de raccordement***PROFINET sur Ethernet-APL*

A0045802


Fig. 6 Exemple de raccordement pour PROFINET sur Ethernet-APL

- 1 Système d'automatisation
- 2 Commutateur de terrain APL
- 3 Respecter les spécifications de câble
- 4 Transmetteur

Compensation de potentiel**AVERTISSEMENT****Étincelles inflammables ou températures de surface excessivement élevées.**

Risque d'explosion !

- Les conseils de sécurité sont fournis dans la documentation séparée pour les applications en zone explosive.



A0045830

1 Borne de terre pour le raccordement du câble d'équipotentialité (exemple)


i Si nécessaire, le câble d'équipotentialité peut être raccordé à la borne de terre extérieure du transmetteur avant que l'appareil ne soit raccordé.

i Pour une compatibilité électromagnétique optimale :

- Câble d'équipotentialité aussi court que possible
- Respecter une section d'au moins $2,5 \text{ mm}^2$ (14 AWG)

Bornes

- Tension d'alimentation et borne de terre interne : $0,5 \dots 2,5 \text{ mm}^2$ (20 ... 14 AWG)
- Borne de terre externe : $0,5 \dots 4 \text{ mm}^2$ (20 ... 12 AWG)

Entrées de câble

A0045831

Fig. 7 Exemple

- 1 Entrée de câble
- 2 Bouchon aveugle

Le type d'entrée de câble dépend de la version d'appareil commandée.

Spécification de câble	Le diamètre extérieur du câble dépend de l'entrée de câble utilisée. Diamètre extérieur du câble : <ul style="list-style-type: none"> ■ Raccord, plastique : Ø5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in) ■ Raccord, laiton nickelé : Ø7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in) ■ Raccord, inox : Ø7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in) ■ Raccord, inox, hygiénique : Ø7 ... 10 mm (0,28 ... 0,38 in)
-------------------------------	--

PROFINET sur Ethernet-APL**Section nominale**

Terre de protection ou mise à la terre du blindage de câble
 > 1 mm² (17 AWG)

Type de câble de référence

Le type de câble de référence pour les segments APL est le câble de bus de terrain de type A, MAU types 1 et 3 (spécifié dans la norme IEC 61158-2). Ce câble répond aux exigences des applications à sécurité intrinsèque conformément à la norme IEC TS 60079-47 et peut également être utilisé dans des applications à sécurité non intrinsèque.

Type de câble	A
Capacité de câble	45 ... 200 nF/km
Résistance de boucle	15 ... 150 Ω/km
Inductance de câble	0,4 ... 1 mH/km

De plus amples détails sont fournis dans le guide d'ingénierie Ethernet-APL (<https://www.ethernet-apl.org>).

Parafoudre**Appareils sans protection optionnelle contre les surtensions**

L'équipement d'Endress+Hauser satisfait aux exigences de la norme produit IEC 61326-1 (Tableau 2 Environnement industriel).

Selon le type de raccordement (alimentation DC, ligne d'entrée, ligne de sortie) et conformément à la norme IEC 61326-1, différents niveaux de test sont utilisés pour éviter les surtensions transitoires (IEC 61000-4-5 Surge) : le niveau de test sur les lignes d'alimentation DC et les lignes d'entrée/sortie est de 1 000 V entre la ligne et la terre

Appareils avec parafoudre disponible en option

- Tension d'amorçage : min. 400 V DC
- Testé selon :
 - IEC 60079-14 Sous-section 12.3
 - IEC 60060-1 Section 7
- Courant de décharge nominal : 10 kA

AVIS

L'appareil peut être endommagé par des tensions électriques trop élevées.

- ▶ Toujours mettre à la terre l'appareil avec le parafoudre intégré.

Catégorie de surtension

Catégorie de surtension II

Performances

Conditions de référence

- Selon IEC 62828-2
- Température ambiante : +23 °C (+73 °F)
- Température de process : +23 °C (+73 °F)
- Humidité φ = constante, dans la gamme : 5 à 80 % rF ± 5 %
- Masse volumique du produit (eau) : 1 g/cm³ (62,4 lb/ft³)
- Viscosité du produit : 1 mPa·s

- Pression atmosphérique p_A = constante, dans la gamme : 860 ... 1060 mbar (12,47 ... 15,37 psi)
- Pression de process : pression atmosphérique / sans pression
- Montage du capteur : verticalement et par le dessus
- Sélecteur de masse volumique : > 0,7 g/cm³ (43,7 lb/ft³)
- Sens de commutation du capteur : de non recouvert à recouvert
- Tension d'alimentation : 24 V ±3 V DC
- En combinaison avec HART :
 - Charge avec HART : 250 Ω

Tenir compte du point de commutation

Points de commutation typique, selon la position de montage du détecteur de niveau.
Eau +23 °C (+73 °F)

 Distance minimale entre la fourche vibrante et la paroi de cuve ou la paroi de conduite : 10 mm (0,39 in)




Fig. 8 Points de commutation typiques. Unité de mesure mm (in)

- A Montage par le dessus
- B Montage par le dessous
- C Montage latéral
- D Point de détection

Écart de mesure maximal

Aux conditions de référence : max. ± 1 mm (0,04 in) au point de détection

Résolution


HART

Sortie courant : < 1 μA

Temps de réponse

Temps mort, constante de temps, temps de stabilisation

Présentation du temps mort, de la constante de temps et du temps de stabilisation selon DIN EN 61298-2



- t_1 Temps mort
- t_2 Constante temps
- t_3 Temps de stabilisation
- A Valeur de fin d'échelle stable

Comportement dynamique, sortie courant

HART

- Temps mort (t_1) : 100 ms
- Constante de temps T63 (t_2) : peut être réglée de 0 ... 999 s
- Temps d'amortissement (t_3) : min. 250 ms

Comportement dynamique, sortie numérique	<p>HART</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Temps mort (t_1) : <ul style="list-style-type: none"> ■ Minimum : 200 ms ■ Maximum : 800 ms ■ Constante de temps T63 (t_2) : peut être réglée de 0 ... 999 s ■ Temps d'amortissement (t_3) : minimum 200 ms <p>Cycle de lecture :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Acyclique : maximum 3/s, typiquement 1/s (en fonction du n° de commande et du nombre de préambules) ■ Cyclique (burst) : maximum 3/s, typiquement 2/s <p>L'appareil commande la fonction BURST MODE pour la transmission cyclique des valeurs via le protocole de communication HART.</p> <p>Temps de cycle (temps de mise à jour) :</p> <p>Cyclique (burst) : au moins 300 ms</p> <p>PROFINET sur Ethernet-APL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Temps mort (t_1) : <ul style="list-style-type: none"> ■ Maximum : 32 ms ■ Constante de temps T63 (t_2) : 0 s ■ Temps de stabilisation (t_3) : 0 ms <p>Temps de cycle (temps de mise à jour) : au moins 32 ms</p>
---	--

Hystérésis	Typiquement 2,5 mm (0,1 in)
Non-répétabilité	0,5 mm (0,02 in)
Effet de la température de process	Le point de détection se déplace entre +1,4 ... -2,6 mm (+0,06 ... -0,1 in) dans la gamme de température de -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
Effet de la pression de process	Le point de détection se déplace entre 0 ... 2,6 mm (0 ... 0,1 in) dans la gamme de pression de -1 ... +64 bar (-14,5 ... +928 psi)
Effet de la densité du produit de process (à température ambiante et à pression normale)	<p>The graph plots the deviation C [in] [mm] on the y-axis (from -0.3 to 0.2) against density ρ [g/cm^3] and [lb/ft^3] on the x-axis (from 0.5 to 2). Two curves are shown: $A(\rho)$ and $B(\rho)$. The $A(\rho)$ curve starts at approximately (0.5, 0.15) and decreases to about (2, -0.1). The $B(\rho)$ curve starts at approximately (0.5, 0.05) and decreases to about (2, -0.1). A horizontal line at $C=0$ intersects the curves at points B and A. Vertical lines from these intersection points lead to labels $B1$ and $A1$ on the x-axis. Below the x-axis, numerical values are given: 31.2, 62.4, 93.6, and 124.9.</p>

图 9 Déviation du point de commutation par rapport à la densité, 316L

- A Masse volumique (ρ) réglée > $0,7 g/cm^3$ ($43,7 lb/ft^3$)
- A1 Condition de référence $\rho = 1 g/cm^3$ ($62,4 lb/ft^3$)
- B Masse volumique (ρ) réglée > $0,5 g/cm^3$ ($31,2 lb/ft^3$)
- B1 Condition de référence $\rho = 0,7 g/cm^3$ ($43,7 lb/ft^3$)
- C Écart du point de détection

Réglage de la masse volumique


- $T_{C_{typ.}}$, [mm/10 K]
 - $\rho > 0,7 \text{ g/cm}^3$ ($43,7 \text{ lb/ft}^3$) : -0,2
 - $\rho > 0,5 \text{ g/cm}^3$ ($31,2 \text{ lb/ft}^3$) : -0,2
- Pression_{typ.}, [mm/10 bar]
 - $\rho > 0,7 \text{ g/cm}^3$ ($43,7 \text{ lb/ft}^3$) : -0,3
 - $\rho > 0,5 \text{ g/cm}^3$ ($31,2 \text{ lb/ft}^3$) : -0,4

Montage

Emplacement de montage, position de montage

Instructions de montage

- Position de montage quelconque pour la version compacte ou la version avec une longueur de tube jusqu'à env. 500 mm (19,7 in)
- Position de montage verticale par le haut pour les appareils avec tube long
- Distance minimale entre la fourche vibrante et la paroi de cuve ou la paroi de conduite : 10 mm (0,39 in)



A0037879

■ 10 Exemples de montage pour une cuve, un réservoir ou une conduite

Instructions de montage

Tenir compte de la viscosité



Valeurs de viscosité


- Faible viscosité : $< 2\,000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
- Forte viscosité : $> 2\,000 \dots 10\,000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

Faible viscosité



Faible viscosité, p. ex. eau : $< 2\,000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

La fourche vibrante peut être positionnée à l'intérieur du piquage de montage.



A0033297

■ 11 Exemple de montage pour les liquides de faible viscosité. Unité de mesure mm (in)

Forte viscosité

AVIS


Les liquides fortement visqueux peuvent générer des retards de commutation.

- S'assurer que le liquide peut s'écouler facilement de la fourche vibrante.
- Ébavurer la surface du piquage.



Forte viscosité, p. ex. huiles visqueuses : $\leq 10\,000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

La fourche vibrante doit être située en dehors du piquage de montage !




A0037348

■ 12 Exemple de montage pour un liquide fortement visqueux. Unité de mesure mm (in)

Éviter les dépôts

- Utiliser des piquages de montage courts pour garantir que la fourche vibrante se projette librement dans la cuve
- Laisser une distance suffisante entre le dépôt attendu sur la paroi de la cuve et la fourche vibrante




A0033239

■ 13 Exemples de montage pour un produit de process hautement visqueux

Tenir compte de l'espace libre

Laisser suffisamment d'espace à l'extérieur de la cuve pour le montage, le raccordement et les réglages concernant l'électronique.




14 Tenir compte de l'espace libre

Aligner la fourche vibrante à l'aide du marquage

La fourche vibrante peut être alignée à l'aide du marquage de manière à ce que le produit s'écoule facilement et que les dépôts soient évités.


- Marquages pour les raccords filetés : cercle (spécification du matériau/désignation du filetage opposé)
 - Marquages pour les raccords à bride ou clamp : ligne ou double ligne
- En outre, les raccords filetés ont un code matriciel qui n'est pas utilisé pour l'alignement.



15 Position de la fourche vibrante en cas de montage horizontal dans la cuve à l'aide du marquage

Montage de l'appareil dans la conduite

- Vitesse d'écoulement jusqu'à 5 m/s avec une viscosité de 1 mPa·s et une densité de 1 g/cm³ (62,4 lb/ft³) (SGU). Vérifier le bon fonctionnement en cas de conditions différentes du produit de process.
- L'écoulement ne sera pas entravé de manière significative si la fourche vibrante est correctement alignée et si le repère est orienté dans la direction de l'écoulement.
- Le marquage est visible lors du montage




16 Montage dans des conduites (tenir compte de la position de la fourche et du marquage)

Orientation de l'entrée de câble

Tous les boîtiers peuvent être orientés. La formation d'une boucle de drainage sur le câble empêche l'humidité de pénétrer dans le boîtier.

Boîtier sans vis de serrage

Le boîtier de l'appareil peut être tourné jusqu'à 350°.




■ 17 Boîtier sans vis de réglage ; former une boucle de drainage sur le câble.

Boîtier avec vis de serrage

Dans le cas de boîtiers avec vis de blocage :

- Le boîtier peut être tourné et le câble orienté en desserrant la vis de blocage.
Une boucle de câble pour la vidange empêche l'humidité de pénétrer dans le boîtier.
- La vis de blocage n'est pas serrée à la livraison de l'appareil.




■ 18 Boîtier avec vis de réglage externe ; former une boucle de drainage sur le câble

Instructions de montage spéciales

Cuve avec isolation thermique

En cas de températures de process élevées, il faut inclure l'appareil dans l'isolation usuelle de la cuve pour éviter l'échauffement de l'électronique par rayonnement thermique ou convection. Dans ce cas, l'isolation ne doit pas dépasser le col du boîtier.




■ 19 Exemple d'une cuve avec isolation thermique

- 1 Isolation de la cuve
- 2 Isolation (jusqu'au col du boîtier max.)

Supporter l'appareil


Supporter l'appareil en cas de charge dynamique très élevée. Capacité de charge latérale maximale des tubes prolongateurs et des capteurs : 75 Nm (55 lbf ft).



■ 20 Exemples de support en cas de charge dynamique

Manchons à souder avec orifice de fuite

Positionner l'adaptateur à souder de sorte que l'orifice de fuite soit orienté vers le bas. Cela permet de détecter à un stade précoce toute fuite, car le produit qui s'échappe devient visible.



■ 21 Manchons à souder avec orifice de fuite

Environnement

Gamme de température ambiante

Les valeurs suivantes s'appliquent à une température de process de +90 °C (+194 °F). Aux températures de process supérieures, la température ambiante autorisée est réduite (voir le diagramme).

- Sans afficheur LCD : -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
- Avec afficheur LCD : -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) avec limitations des propriétés optiques, comme la vitesse et le contraste d'affichage
Peut être utilisé sans limitations : -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Disponible en option en combinaison avec HART :


- -50 °C (-58 °F) avec une durée de vie et des performances limitées
- -60 °C (-76 °F) avec une durée de vie et des performances limitées,
 En dessous de -50 °C (-58 °F) : les appareils peuvent être endommagés durablement

La température ambiante suivante s'applique sur l'ensemble de la gamme de température de process pour les appareils dotés d'un réducteur thermique : +70 °C (+158 °F)


Utilisation en extérieur sous un fort ensoleillement :


- Monter l'appareil dans un endroit ombragé
- Éviter la lumière directe du soleil, en particulier dans les régions au climat plus chaud
- Utiliser un capot de protection, peut être commandé comme accessoire

Boîtier à simple compartiment (plastique)



Boîtier à simple et à double compartiment (aluminium, revêtu)



Boîtier à simple compartiment (316 L, hygiénique)**Zone explosive**


En zone explosive, des restrictions de la température ambiante autorisée sont possibles en fonction des zones et des groupes de gaz. Tenir compte des informations fournies dans la documentation Ex (XA).

Température de stockage	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) En option avec HART: -50 °C (-58 °F) ou -60 °C (-76 °F)
Altitude limite	Jusqu'à 5 000 m (16 404 ft) au-dessus du niveau de la mer.
Classe climatique	Selon IEC 60068-2-38 test Z/AD
Indice de protection	<p>Test selon IEC 60529 et NEMA 250 Condition de test IP68 : 1,83 m H₂O pendant 24 h</p> <p>Boîtier Voir les entrées de câble</p> <p>Entrées de câble</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raccord M20, plastique, IP66/68 NEMA type 4X/6P ■ Raccord M20, laiton nickelé, IP66/68 NEMA type 4X/6P ■ Raccord M20, 316L, IP66/68 NEMA type 4X/6P ■ Raccord M20, 316L, hygiénique, IP66/68/69 NEMA type 4X/6P ■ Filetage M20, IP66/68 NEMA type 4X/6P ■ Filetage G ½ , NPT ½ , IP66/68 NEMA type 4X/6P <p>Indice de protection pour connecteur M12</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec boîtier fermé et câble de raccordement branché : IP66/67 NEMA type 4X ■ Avec boîtier ouvert ou câble de raccordement non branché : IP20, NEMA TYPE 1
AVIS	
<p>Connecteur M12 : perte de l'indice de protection IP en raison d'un montage incorrect !</p> <ul style="list-style-type: none"> ► L'indice de protection s'applique uniquement si le câble de raccordement utilisé est branché et vissé. ► L'indice de protection ne s'applique que si le câble de raccordement utilisé est spécifié selon IP67 NEMA type 4X. 	
<p>i Si l'option "connecteur M12" est sélectionnée en tant que raccordement électrique, IP66/67 NEMA TYPE 4X s'applique pour tous les types de boîtier.</p>	
Résistance aux vibrations	Selon IEC 60068-2-64-2008 $a(\text{RMS}) = 50 \text{ m/s}^2$, $f = 5 \dots 2\,000 \text{ Hz}$, $t = 3 \text{ axes} \times 2 \text{ h}$

Résistance aux chocs	Selon IEC 60068-2-27-2008: $300 \text{ m/s}^2 [= 30 g_n] + 18 \text{ ms}$ g_n : accélération standard de la gravité
Charge mécanique	Supporter l'appareil en cas de charge dynamique très élevée. Capacité de charge latérale maximale des tubes prolongateurs et des capteurs : 75 Nm (55 lbf ft).  Pour plus d'informations, voir la section "Support de l'appareil".
Degré de pollution	Niveau de pollution 2
Compatibilité électromagnétique (CEM)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatibilité électromagnétique selon la série EN 61326 et la recommandation NAMUR CEM (NE 21) Immunité aux interférences selon le Tableau 2 (domaine industriel), rayonnement parasite selon Groupe 1 Classe B ■ HART : <ul style="list-style-type: none"> ■ Satisfait aux exigences de sécurité fonctionnelle (SIL) selon la norme EN 61326-3-1-x ■ Déviation maximale sous perturbation : < 0,5 % de l'étendue de mesure ■ PROFINET sur Ethernet-APL : Écart maximal durant le test CEM : < 0,5 % de la valeur mesurée numérique actuelle  Pour plus d'informations, se référer à la déclaration UE de conformité.

Process

Gamme de température de process	-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F) Respecter la dépendance à la pression et à la température,  voir la section "Gamme de pression de process des capteurs".
Choc thermique	≤ 120 K/s
Gamme de pression de process	-1 ... +64 bar (-14,5 ... 928 psi) pour un maximum de 150 °C (302 °F)  La pression maximale pour l'appareil dépend de son composant le moins résistant à la pression. Il s'agit des composants suivants : raccord process, pièces de montage en option ou accessoires. AVERTISSEMENT Une construction ou une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner l'éclatement de pièces ! Cela peut entraîner des blessures graves, voire irréversibles, pour les personnes et présenter des risques pour l'environnement. <ul style="list-style-type: none"> ▶ N'utiliser l'appareil que dans les limites spécifiées pour les composants ! ▶ MWP (pression maximale de service) : la pression maximale de service est indiquée sur la plaque signalétique. Cette valeur se base sur une température de référence de +20 °C (+68 °F) et peut être appliquée à l'appareil sur une durée illimitée. Respecter la dépendance de température de la pression maximale de service. Pour des températures plus élevées, voir les normes suivantes pour les valeurs de pression autorisées pour les brides :EN 1092-1 (les matériaux 1.4435 et 1.4404 sont identiques en ce qui concerne leur propriété de stabilité/température et regroupés sous 13E0 dans la norme EN 1092-1 Tab. 18 ; la composition chimique des deux matériaux peut être identique), ASME B 16.5a, JIS B 2220 (la dernière version de la norme s'applique dans chaque cas). ▶ La directive relative aux équipements sous pression (2014/68/UE) utilise l'abréviation "PS". Cette abréviation "PS" correspond à la pression maximale de service de l'appareil. ▶ Les données MWP qui s'en écartent sont fournies dans les sections correspondantes de l'Information technique.

Gamme de pression de process des capteurs

1 PN : 64 bar (928 psi) pour un maximum de 150 °C (302 °F), voir la section "Raccords process" pour les exceptions

Limite de surpression

- PN = 64 bar (928 psi) : limite de surpression = $1,5 \cdot PN$ maximum 100 bar (1 450 psi) en fonction du raccord process sélectionné
- Pression d'éclatement de la membrane à 200 bar (2 900 psi)

Le fonctionnement de l'appareil est limité pendant le test en pression.

L'intégrité mécanique est garantie jusqu'à 1,5 fois la pression nominale PN du process.

Masse volumique du produit**Liquides avec masse volumique > 0,7 g/cm³ (43,7 lb/ft³)**

Réglage > 0,7 g/cm³ (43,7 lb/ft³), comme fourni au client

Liquides avec masse volumique 0,5 g/cm³ (31,2 lb/ft³)

Réglage > 0,5 g/cm³ (31,2 lb/ft³), peut être commandé comme valeur préréglée ou configurable

Liquides avec masse volumique > 0,4 g/cm³ (25,0 lb/ft³)

- Réglage > 0,4 g/cm³ (25,0 lb/ft³), peut être commandé comme valeur préréglée ou configurable
- Sécurité fonctionnelle (SIL) pour les paramètres définis du produit et du process sur demande (uniquement en combinaison avec HART)

Viscosité

$\leq 10\,000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

Résistance aux dépressions

Jusqu'au vide

i Dans les installations d'évaporation sous vide, sélectionner le réglage densité 0,4 g/cm³ (25,0 lb/ft³).

Concentration en MES

$\emptyset \leq 5 \text{ mm (0,2 in)}$

Construction mécanique


Construction, dimensions**Hauteur de l'appareil**

La hauteur de l'appareil se compose des éléments suivants :

- Boîtier, couvercle inclus
- Réducteur thermique et/ou traversée étanche à la pression (seconde ligne de protection), en option
- Version compacte, tube prolongateur ou version tube court
- Raccord process

Les hauteurs individuelles des composants peuvent être trouvées dans les sections suivantes :

- Déterminer la hauteur de l'appareil et additionner les différentes hauteurs des composants
- Tenir compte de l'espace de montage (espace qui est nécessaire pour monter l'appareil)



A0052410

Fig. 25 Composants permettant de déterminer la hauteur de l'appareil

- A Boîtier, couvercle inclus
- B Réducteur thermique, traversée étanche à la pression (en option)
- C Raccord process
- D Construction de la sonde : version compacte avec fourche vibrante
- E Construction de la sonde : tube prolongateur avec fourche vibrante
- F Construction de la sonde : version tube court avec fourche vibrante

Dimensions

i Les dimensions suivantes sont des valeurs arrondies. Par conséquent, il peut y avoir des écarts par rapport aux spécifications dans le Configurateur de produit sur www.endress.com.


Pour visualiser les données CAO :

1. Entrer www.endress.com dans votre navigateur web
2. Rechercher l'appareil
3. Sélectionner le bouton **Configuration**
4. Configurer l'appareil
5. Sélectionner le bouton **CAD drawings** (Dessins CAO)

Boîtier et couvercle

Tous les boîtiers peuvent être orientés. L'orientation du boîtier peut être fixe sur les boîtiers dotés d'une vis de blocage.


Boîtier à simple compartiment, plastique



26 Dimensions ; boîtier à simple compartiment, plastique ; avec raccord M20 et bouchon, plastique. Unité de mesure mm (in)

- 1 Hauteur avec couvercle comprenant une fenêtre en plastique transparent
- 2 Hauteur avec couvercle sans fenêtre

Boîtier à simple compartiment, aluminium, revêtu




27 Dimensions du boîtier à simple compartiment, aluminium, revêtu. Unité de mesure mm (in)

- 1 Hauteur avec couvercle comprenant une fenêtre en verre (appareils pour Ex d/XP, Ex poussière)
- 2 Hauteur avec couvercle comprenant une fenêtre en plastique transparent
- 3 Hauteur avec couvercle sans fenêtre

Boîtier à simple compartiment, 316L, hygiénique

i Pour une utilisation en zone explosive avec un certain mode de protection, la borne de terre à l'extérieur du boîtier est requise.




A0051702

28 Dimensions du boîtier à simple compartiment, 316 L, app. hygiénique. Unité de mesure mm (in)

- 1 Hauteur avec couvercle comprenant une fenêtre en verre
- 2 Hauteur avec couvercle comprenant une fenêtre en plastique transparent
- 3 Hauteur avec couvercle sans fenêtre

Boîtier à double compartiment, en forme de L, aluminium, revêtu



A0038381

■ 29 Dimensions du boîtier à double compartiment, en forme de L, aluminium, revêtu. Unité de mesure mm (in)


1 Hauteur pour couvercle avec fenêtre en verre (appareils pour Ex d/XP, Ex poussière)

2 Hauteur pour couvercle avec fenêtre en plastique transparent

3 Hauteur avec couvercle sans fenêtre

Réducteur thermique, traversée étanche à la pression (en option)

Assure une isolation étanche de la cuve et une température ambiante normale pour le boîtier.



A0036845

1 Réducteur thermique et/ou traversée étanche à la pression avec une longueur d'isolation maximale
A Env. 140 mm (5,51 in)

i La dimension A dépend du raccord process sélectionné et peut donc varier. Pour les dimensions exactes, des informations sont disponibles auprès d'Endress+Hauser.

Configurateur de produit, caractéristique "Construction capteur" :


- Réducteur thermique
- Traversée étanche à la pression (deuxième ligne de défense)
Si le capteur est endommagé, celle-ci protège le boîtier contre les pressions de cuve jusqu'à 100 bar (1450 psi).

i Les deux versions ne peuvent pas être commandées en combinaison avec l'agrément Ex d.

i La version "Traversée étanche à la pression" peut uniquement être sélectionnée en combinaison avec l'option "Réducteur thermique".

Traversée en verre Ex d pour tubes prolongateurs

Si un tube prolongateur est requis en combinaison avec un agrément Ex d, la construction suivante est utilisée :



A0046136

30 Traversée en verre Ex d pour tubes prolongateurs

A Env. 76 mm (2,99 in)


La dimension A dépend du raccord process sélectionné et peut donc varier. Pour les dimensions exactes, des informations sont disponibles auprès d'Endress+Hauser.

Construction de la sonde

Version compacte

Longueur L du capteur : dépend du raccord process

Pour plus d'informations, voir la section "Raccords process".



A0042435

31 Construction de la sonde : version compacte, longueur L du capteur


Version tube court

Longueur L du capteur : dépend du raccord process

- Filetage G 1 env. 118 mm (4,65 in)
- Ingold, raccord de cuve affleurant, raccord union DIN11851, Varivent, Clamp/Tri-Clamp env. 115 mm (4,53 in)
- Montage affleurant 1" (manchon à souder G 1 d'Endress+Hauser) env. 104 mm (4,09 in)

Tube prolongateur

- Longueurs L du capteur : 148 ... 3 000 mm (5,83 ... 118,11 in) in
- Tolérances de longueur L : < 1 m (3,3 ft) = -5 mm (-0,2 in), 1 ... 3 m (3,3 ... 9,8 ft) = -10 mm (-0,39 in)




■ 32 Constructions de sonde : tube prolongateur, tube court (longueur L du capteur). Unité de mesure mm (in)

A Filetage G 1

B par exemple, clamp/Tri-Clamp, Varivent

C Raccord de cuve affleurant pour montage dans un adaptateur à souder

Fourche vibrante



■ 33 Fourche vibrante. Unité de mesure mm (in)

Raccords process

Raccord process, surface d'étanchéité

- Filetage ISO228, G
- Ingold
- Raccord de cuve affleurant
- Raccord union DIN11851
- Varivent (Varinline)
- Clamp/Tri-Clamp


Hauteur du raccord process

图 34 Spécification de hauteur maximale pour les raccords process. Unité de mesure mm (in)

A Raccord process avec filetage

B Par exemple : Clamp/Tri-Clamp, Varivent

C Raccord de cuve affleurant pour montage dans un manchon à souder

Filetage ISO228 G ¾ pour montage dans un adaptateur à souder

G ¾ avec début de filetage défini pour montage affleurant dans un adaptateur à souder

- Uniquement pour construction capteur : version compacte
- Pression nominale, température : ≤ 40 bar (580 psi), ≤ +100 °C (+212 °F)
- Pression nominale, température : ≤ 25 bar (363 psi), ≤ +150 °C (+302 °F)
- Poids : 0,2 kg (0,44 lb)
- Accessoires : adaptateur à souder, disponible en option comme "Accessoire fourni"

i Un joint n'est pas inclus dans la livraison. La température et la pression maximales dépendent de la bague de serrage et de l'élément d'étanchéité utilisé (selon la construction du raccord process). La valeur la plus basse s'applique dans chaque cas.





图 35 Filetage ISO228 G ¾. Unité de mesure mm (in)

Filetage ISO228 G 1 pour montage dans un adaptateur à souder

G 1 avec début de filetage défini, comprenant une surface d'étanchéité pour montage affleurant dans un adaptateur à souder

- Pression nominale, température : ≤ 40 bar (580 psi), ≤ +100 °C (+212 °F)
- Pression nominale, température : ≤ 25 bar (363 psi), ≤ +150 °C (+302 °F)
- Poids : 0,33 kg (0,73 lb)
- Accessoires : adaptateur à souder, disponible en option comme "Accessoire fourni"

i Un joint n'est pas inclus dans la livraison. La température et la pression maximales dépendent de la bague de serrage et de l'élément d'étanchéité utilisé (selon la construction du raccord process). La valeur la plus basse s'applique dans chaque cas.




A0035551

36 Filetage ISO228 G 1. Unité de mesure mm (in)

Raccord Ingold

Raccord Ingold 25 x 46 mm (2.52 in)

- Pression nominale : ≤ 16 bar (232 psi)
- Température : ≤ 150 °C (302 °F)
- Poids : 0,2 kg (0,44 lb)
- Contenu de la livraison : écrou chapeau G 1¼, joint




A0051991

37 Raccord Ingold 25 x 46 mm (2.52 in). Unité de mesure mm (in)

Raccord de cuve affleurant pour montage dans un adaptateur à souder

- Pression nominale, température : ≤ 40 bar (580 psi), ≤ +100 °C (+212 °F)
- Pression nominale, température : ≤ 25 bar (363 psi), ≤ 140 °C (284 °F)
- Poids : 0,44 kg (0,97 lb)
- Accessoires : adaptateur à souder, disponible en option comme "Accessoire fourni"
- Contenu de la livraison : écrou chapeau, joint



A0051993

38 Raccord de cuve affleurant. Unité de mesure mm (in)

Raccord union DIN11851


DN32 PN25

- Écrou fou
- Pression nominale, température : ≤ 40 bar (580 psi), ≤ +100 °C (+212 °F)
- Pression nominale, température : ≤ 25 bar (363 psi), ≤ 140 °C (284 °F)
- Poids : 0,3 kg (0,66 lb)

DN40 PN25

- Matériau : 316L
- Écrou fou
- Pression nominale, température : ≤ 40 bar (580 psi), ≤ +100 °C (+212 °F)
- Pression nominale, température : ≤ 25 bar (363 psi), ≤ 140 °C (284 °F)
- Poids : 0,35 kg (0,77 lb)

i Un joint n'est pas inclus dans la livraison. La température et la pression maximales dépendent de la bague de serrage et de l'élément d'étanchéité utilisé (selon la construction du raccord process). La valeur la plus basse s'applique dans chaque cas.



A0051995


图 39 Raccord union DIN11851. Unité de mesure mm (in)

Varivent (Varineline)

Tube Varivent N DN65-162 PN25

- Pression nominale : ≤ 25 bar (363 psi)
- Température : ≤ 150 °C (302 °F)
Convient pour GEA Tuchenhangen
- Poids : 0,72 kg (1,59 lb)

i Un joint n'est pas inclus dans la livraison. La température et la pression maximales dépendent de la bague de serrage et de l'élément d'étanchéité utilisé (selon la construction du raccord process). La valeur la plus basse s'applique dans chaque cas.



A0051996

图 40 Tube Varivent N DN65-162 PN25. Unité de mesure mm (in)

Tri-Clamp

ISO2852 DN25-38 (1 à 1 ½"), DIN32676 DN25-40


- Pression nominale : ≤ 25 bar (363 psi)
- Température : ≤ 150 °C (302 °F)
- Poids : 0,3 kg (0,66 lb)

ISO2852 DN40-51 (2"), DIN32676 DN50

- Pression nominale : ≤ 25 bar (363 psi)
- Température : ≤ 150 °C (302 °F)
- Poids : 0,3 kg (0,66 lb)


i Le raccord Tri-Clamp est compatible avec NA Connect.

i Un joint n'est pas inclus dans la livraison. La température et la pression maximales dépendent de la bague de serrage et de l'élément d'étanchéité utilisé (selon la construction du raccord process). La valeur la plus basse s'applique dans chaque cas.



A0035555

图 41 Tri-Clamp 1 à 1½". Unité de mesure mm (in)



A0037671

图 42 Tri-Clamp 2". Unité de mesure mm (in)

Poids**Boîtier**

Poids, électronique et afficheur (affichage graphique) inclus, sans couvercle :

Boîtier à simple compartiment

- Plastique : 0,5 kg (1,10 lb)
- Aluminium, revêtu : 1,2 kg (2,65 lb)
- 316L, app. hygiénique : 1,2 kg (2,65 lb)

Boîtier à double compartiment, en L

Aluminium, revêtu : 1,7 kg (3,75 lb)

Réducteur thermique

0,6 kg (1,32 lb)

Traversée étanche à la pression

0,7 kg (1,54 lb)

Traversée en verre Ex d

0,5 kg (1,10 lb)

Tube prolongateur

- 1 000 mm: 0,9 kg (1,98 lb)
- 50 in: 1,15 kg (2,54 lb)

Raccord process

Voir chapitre "Raccords process"

Capot de protection, plastique

0,2 kg (0,44 lb)

Capot de protection, 316L

0,93 kg (2,05 lb)

Matériaux**Matériaux en contact avec le process***Raccord process et tube prolongateur*

316L (1.4404 ou 1.4435)

Fourche vibrante

316L (1.4435)

Joint

Contenu de la livraison avec joint

- Raccord Ingold, matériau du joint : EPDM (conformément à FDA, USP Class VI)
- Raccord de cuve affleurant pour montage dans un manchon à souder, matériau du joint : silicone

Matériaux sans contact avec le process*Boîtier à simple compartiment, plastique*

- Boîtier : PBT/PC
- Couvercle aveugle : PBT/PC
- Couvercle avec fenêtre : PBT/PC et PC
- Joint du couvercle : EPDM
- Compensation de potentiel : 316L
- Joint sous compensation de potentiel : EPDM
- Connecteur : PBT-GF30-FR
- Joint sur connecteur : EPDM
- Plaque signalétique : film plastique
- Plaque signalétique : film plastique, métallique ou fournie par le client

i L'entrée de câble avec la spécification du matériau peut être commandée via la structure de commande "Raccordement électrique".

Boîtier à simple compartiment, aluminium, revêtu

- Boîtier : EN AC 43400 aluminium (Cu max. 0,1 %)
- Revêtement de boîtier, couvercle : polyester
- Couvercle alu EN AC 43400 (Cu max. 0,1 %) avec fenêtre PC Lexan 943A
- Couvercle alu EN AC 43400 (Cu max. 0,1%) avec fenêtre en borosilicate ; pour Ex d/XP, Ex poussière
- Cache : EN AC 43400 alu (Cu max. 0,1 %)

- Matériaux d'étanchéité couvercle : HNBR
- Matériaux des joints des couvercles : FVMQ (uniquement en version basse température)
- Connecteur : PBT-GF30-FR ou alu
- Matériau d'étanchéité du bouchon : EPDM
- Plaque signalétique : film plastique
- Plaque signalétique : film plastique, inox ou fournie par le client

 L'entrée de câble avec la spécification du matériau peut être commandée via la structure de commande "Raccordement électrique".

Boîtier à simple compartiment, 316L, hygiénique

- Boîtier : inox 316 L (1.4404)
- Cache : inox 316 L (1.4404)
- Couvercle inox 316 L (1.4404) avec fenêtre PC Lexan 943A
Couvercle inox 316 L (1.4404) avec fenêtre en borosilicate ; peut être commandé en option comme accessoire monté
- Matériaux joint de couvercle : VMQ
- Compensation de potentiel : 316L
- Joint sous compensation de potentiel : EPDM
- Connecteur : PBT-GF30-FR ou inox
- Matériau joint de connecteur : EPDM
- Plaque signalétique : boîtier inox étiqueté directement
- Plaque signalétique : film plastique, inox ou fournie par le client

 L'entrée de câble avec la spécification du matériau peut être commandée via la structure de commande "Raccordement électrique".

Boîtier à double compartiment, en forme de L, aluminium, revêtu

- Boîtier : EN AC 43400 aluminium (Cu max. 0,1 %)
- Revêtement de boîtier, couvercle : polyester
- Couvercle alu EN AC 43400 (Cu max. 0,1 %) avec fenêtre PC Lexan 943A
Couvercle alu EN AC 43400 (Cu max. 0,1%) avec fenêtre en borosilicate ; pour Ex d/XP, Ex poussiére
- Cache : EN AC 43400 alu (Cu max. 0,1 %)
- Matériaux d'étanchéité couvercle : HNBR
- Matériaux des joints des couvercles : FVMQ (uniquement en version basse température)
- Connecteur : PBT-GF30-FR ou alu
- Matériau d'étanchéité du bouchon : EPDM
- Plaque signalétique : film plastique
- Plaque signalétique : film plastique, inox ou fournie par le client

 L'entrée de câble avec la spécification du matériau peut être commandée via la structure de commande "Raccordement électrique".

Plaque signalétique câblée

- Inox
- Pellicule synthétique
- Fournie par le client
- Tag RFID : masse de surmoulage en polyuréthane

Raccordement électrique

Connecteur M20, plastique

- Matériau : PA
- Joint sur le presse-étoupe : EPDM
- Bouchon aveugle : plastique

Connecteur M20, laiton nickelé

- Matériau : laiton nickelé
- Joint sur le presse-étoupe : EPDM
- Bouchon aveugle : plastique

Connecteur M20, 316L

- Matériau : 316L
- Joint sur le presse-étoupe : EPDM
- Bouchon aveugle : plastique

Connecteur M20, 316 L, app. hygiénique

- Matériau : 316L
- Joint sur le presse-étoupe : EPDM

Filetage M20

L'appareil est livré avec un filetage M20 en standard.

Bouchon de transport : LD-PE

Filetage G ½

L'appareil est livré en standard avec un filetage M20 et un adaptateur pour G ½ joint, documentation incluse (boîtier alu, boîtier 316L, boîtier hygiénique) ou avec un adaptateur pour G ½ monté (boîtier plastique).

- Adaptateur en PA66-GF ou alu ou 316L (selon la version de boîtier commandée)
- Bouchon de transport : LD-PE

Filetage NPT ½

L'appareil est livré en standard avec un filetage NPT ½ (boîtier alu, boîtier 316L) ou avec un adaptateur pour NPT ½ monté (boîtier plastique, boîtier hygiénique).

- Adaptateur en PA66-GF ou 316L (selon la version de boîtier commandée)
- Bouchon de transport : LD-PE

Connecteur M12

- Matériau : CuZn nickelé ou 316L (selon la version de boîtier commandée)
- Bouchon de transport : LD-PE

Rugosité de surface

Rugosité de la surface en contact avec le process :

$R_a < 1,5 \mu\text{m}$ (59 μin), CoC ASME BPE

En option :

- $R_a < 0,3 \mu\text{m}$ (12 μin) polissage mécanique (3-A, EHEDG)
- $R_a < 0,38 \mu\text{m}$ (15 μin) électropolissage (3-A, EHEDG, CoC ASME BPE)

Dans cette version, les parties en contact avec le process sont en 316L (1.4435) conformément à BN2 (teneur en ferrite delta > 1 %)

Possibilités de configuration

Concept de configuration**Structure de menu orientée opérateur pour les tâches spécifiques à l'utilisateur**

- Guide utilisateur
- Diagnostic
- Application
- Système

Mise en service rapide et sûre

- Assistant interactif avec interface utilisateur graphique pour une mise en service guidée dans FieldCare, DeviceCare ou DTM, des outils tiers basés sur AMS et PDM ou PDM ou l'application SmartBlue
- Guidage par menus avec de courtes descriptions des différentes fonctions de paramètre
- Configuration standardisée sur l'appareil et dans les outils de configuration
- PROFINET sur Ethernet-APL : accès à l'appareil via serveur web

Mémoire de données HistoROM intégrée

- Adoption de la configuration des données lors du remplacement des modules électroniques
- Jusqu'à 100 messages d'événement enregistrés dans l'appareil

Un comportement de diagnostic efficace augmente la fiabilité des mesures

- La mesure corrective est intégrée en texte clair
- Diverses options de simulation

Technologie sans fil Bluetooth® (fonctionnalité intégrée en option dans l'afficheur local)

- Configuration simple et rapide avec l'application SmartBlue ou le PC avec DeviceCare, version 1.07.05 et supérieure, ou Field Xpert SMT70
- Aucun outil ou adaptateur supplémentaire n'est nécessaire
- Transmission de données point à point unique cryptée (testée par le Fraunhofer Institute) et communication protégée par mot de passe via technologie sans fil Bluetooth®

Langues


La langue de programmation de l'afficheur local (en option) peut être sélectionnée via le Configurateur de produit.

Si aucune langue d'interface particulière n'a été sélectionnée, l'afficheur local est réglé sur English au départ usine.

La langue d'interface peut être changée ensuite via le paramètre **Language**.

Configuration sur site

Électronique FEL60H - HART



A0046129

43 Touches de configuration et commutateur DIP sur l'électronique FEL60H

- 1 Touche de configuration pour la réinitialisation du mot de passe
- 1+2 Touches de configuration pour la réinitialisation de l'appareil (état à la livraison)
- 2 Touche de configuration pour Proof test
- 3 Commutateur DIP pour fonction de sécurité
- 4 Commutateur DIP pour le verrouillage et le déverrouillage de l'appareil

1 : Touche de configuration pour la réinitialisation du mot de passe :

- Pour la connexion via technologie sans fil Bluetooth®
- Pour le rôle utilisateur Maintenance

1 + 2 : touches de configuration pour la réinitialisation de l'appareil :

- Réinitialiser l'appareil à la configuration de commande
- Appuyer simultanément sur les deux touches 1 + 2

2 : Touche de configuration pour Proof test :

- La sortie passe de l'état OK au mode demande
- Appuyer sur la touche pendant > 3 s

3 : Commutateur DIP pour la fonction de sécurité :

- SW : Lorsque le commutateur est réglé sur "SW", le réglage MIN ou MAX est défini par le logiciel (MAX = valeur par défaut)
- MIN : Dans la position MIN du commutateur, la valeur est réglée en permanence sur MIN, indépendamment du software

4 : Aperçu des touches de configuration et des fonctions des commutateurs DIP :

- Commutateur en position on : appareil verrouillé
- Commutateur en position off : appareil déverrouillé


Les modes de fonctionnement de détection minimum et de détection maximum peuvent être activés directement sur l'électronique :

- MIN (détection de minimum) : lorsque la fourche vibrante est découverte, la sortie passe en mode demande, à utiliser p. ex. pour empêcher la marche à sec de pompes
- MAX (détection de maximum) : lorsque la fourche vibrante est recouverte, la sortie passe en mode demande, à utiliser p. ex. en tant que sécurité antidébordement

i Le réglage des commutateurs DIP de l'électronique est prioritaire sur les réglages effectués par d'autres méthodes de configuration (p. ex. FieldCare/DeviceCare).

i Commutation de la masse volumique : un prérglage de la masse volumique peut être commandé en option ou configuré via l'afficheur, la technologie sans fil Bluetooth® et HART.

Électronique (FEL60P) – Ethernet-APL



A0046061

44 Touche de configuration et commutateurs DIP situés sur l'électronique (FEL60P) – Ethernet-APL

- 1 Touche de configuration pour RAZ mot de passe et Reset appareil
- 2 Commutateur DIP pour le réglage du service Adresse IP
- 3 Commutateur DIP pour le verrouillage et le déverrouillage de l'appareil


Le réglage des commutateurs DIP de l'électronique est prioritaire sur les réglages effectués par d'autres méthodes de configuration (p. ex. FieldCare/DeviceCare).

Afficheur local

Affichage de l'appareil (en option)

Fonctions :

- Affichage des valeurs mesurées avec les messages d'erreur et d'information
- Rétroéclairage, qui passe du vert au rouge en cas d'erreur
- L'affichage de l'appareil peut être retiré pour faciliter le fonctionnement




A0039284

45 Affichage graphique avec touches de configuration optiques (1)

Configuration à distance

Via protocole HART ou technologie sans fil Bluetooth®




A0044334

46 Options pour la configuration à distance via protocole HART

- 1 API (Automate programmable industriel)
- 2 Unité d'alimentation de transmetteur, p. ex. RN42 (avec résistance de communication)
- 3 Connexion pour interface de communication Commubox FXA195 et AMS Trex™
- 4 Interface de communication AMS Trex™
- 5 Ordinateur avec outil de configuration (p. ex. DeviceCare/FieldCare , AMS Device View, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70/SMT77, smartphone ou ordinateur avec outil de configuration (p. ex. DeviceCare)
- 8 Modem Bluetooth® avec câble de raccordement (p. ex. VIATOR)
- 9 Transmetteur

Via le réseau PROFINET sur Ethernet-APL



A0046097

47 Options de configuration à distance via réseau PROFINET sur Ethernet-APL : topologie en étoile

- 1 Système d'automatisation, p. ex. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Commutateur Ethernet
- 3 Ordinateur avec navigateur web (p. ex. Microsoft Edge) pour l'accès au serveur web intégré dans l'appareil ou à l'ordinateur avec l'outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) avec communication iDTM PROFINET
- 4 Commutateur de puissance APL (en option)
- 5 Commutateur de terrain APL
- 6 Appareil de terrain APL

Appeler le site web via l'ordinateur du réseau. L'Adresse IP de l'appareil doit être connue.

L'Adresse IP peut être affectée à l'appareil de différentes manières :

- Dynamic Configuration Protocol (DCP), réglage par défaut
L'Adresse IP est attribuée automatiquement à l'appareil par le système d'automatisation (p. ex. Siemens S7)
- Adressage software
L'Adresse IP est entrée via le paramètre **Adresse IP**
- Commutateur DIP pour service
L'appareil a alors l'adresse IP attribuée de manière fixe suivante : Adresse IP 192.168.1.212
 - L'Adresse IP n'est adoptée qu'après un redémarrage.
 - L'Adresse IP peut à présent être utilisée pour établir la connexion réseau


Le réglage par défaut est que l'appareil utilise le protocole DCP (Dynamic Configuration Protocol). L'Adresse IP de l'appareil est attribuée automatiquement par le système d'automatisation (p. ex. Siemens S7).

Via navigateur web (pour les appareils avec PROFINET)

Étendue des fonctions

Grâce au serveur web intégré, l'appareil peut être commandé et configuré via un navigateur web. La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local. Outre les valeurs mesurées, l'écran affiche également des informations sur l'état de l'appareil, ce qui permet à l'utilisateur de surveiller l'état de l'appareil. Par ailleurs, il est possible de gérer les données de l'appareil et de régler les paramètres de réseau.

Via interface service (CDI)



- 1 Ordinateur avec outil de configuration FieldCare/DeviceCare
- 2 Commobox
- 3 Interface service (CDI) de l'appareil (= Endress+Hauser Common Data Interface)

Configuration via technologie sans fil Bluetooth® (en option)

Condition

- Appareil de mesure avec afficheur, technologie sans fil Bluetooth® incluse
- Smartphone ou tablette avec l'application Endress+Hauser SmartBlue ou PC avec DeviceCare à partir de la version 1.07.05 ou FieldXpert SMT70

La connexion a une portée allant jusqu'à 25 m (82 ft). La portée peut varier en fonction des conditions environnementales telles que fixations, parois ou plafonds.

i Les touches de configuration sur l'afficheur sont verrouillées sitôt que l'appareil est connecté via Bluetooth.

Outils de configuration pris en charge	Smartphone ou tablette avec l'application Endress+Hauser SmartBlue, DeviceCare à partir de la version 1.07.05, FieldCare, DTM, AMS et PDM. PC avec serveur web via protocole de bus de terrain.
---	--

Intégration système	HART Version 7
	PROFINET sur Ethernet-APL PROFINET Profile 4.02

Gestion des données HistoROM	Lors du remplacement de l'électronique, les données mémorisées sont transférées lors de la reconnexion de l'HistoROM. Le numéro de série de l'appareil est enregistré dans l'HistoROM. Le numéro de série de l'électronique est enregistré dans l'électronique.
---	--

Certificats et agréments

Les certificats et agréments actuels pour le produit sont disponibles sur la page produit correspondante, à l'adresse www.endress.com :

1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
2. Ouvrir la page produit.
3. Sélectionner Télécharger.

 Les caractéristiques décrites dans cette section dépendent de la configuration de produit sélectionnée.

Marquage CE	Le système de mesure satisfait aux exigences légales des Directives UE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration de conformité UE correspondante avec les normes appliquées. Endress +Hauser atteste que l'appareil a passé les tests avec succès en apposant le marquage CE.
--------------------	--

Marquage RCM	Le produit ou l'ensemble de mesure fourni satisfait aux exigences de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority) en matière d'intégrité des réseaux, d'interopérabilité et de caractéristiques de performance ainsi qu'aux réglementations en matière d'hygiène et sécurité. Ici, en particulier, les dispositions réglementaires pour la compatibilité électromagnétique sont satisfaites. Les produits portent la marque RCM sur la plaque signalétique.
---------------------	---



Agrement Ex	Toutes les données relatives à la protection antidéflagrante sont fournies dans une documentation Ex séparée et sont disponibles dans l'espace téléchargement. La documentation Ex est fournie en standard avec tous les appareils agréés pour l'utilisation en zone explosive.
--------------------	---

Smartphones et tablettes antidéflagrants

En cas d'utilisation en zone explosive, des appareils mobiles avec agrément Ex doivent être utilisés.

Conformité des matériaux pour le contact avec les denrées alimentaires	L'appareil a été développé pour les applications de contact alimentaire. Les versions, qui satisfont aux exigences suivantes, peuvent être sélectionnées : <ul style="list-style-type: none"> ■ EU Food Contact Material (EC) 1935/2004 ■ US Food Contact Material FDA CFR 21 ■ CN Food Contact Material GB 4806
---	---

Conformité aux applications hygiéniques	Les versions certifiées 3-A et EHEDG du capteur sont adaptées au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP) sans les retirer de l'installation. Cela signifie que le capteur n'a pas besoin d'être enlevé lors du nettoyage. Les valeurs de pression et de température maximales admissibles pour le capteur et l'adaptateur ne doivent pas être dépassées (voir notes dans cette TI). <ul style="list-style-type: none"> ■ Notes sur l'installation et la certification selon 3-A et EHEDG : <ul style="list-style-type: none">  Document SD02503F "Agréments hygiéniques" ■ Informations sur les adaptateurs certifiés 3-A et EHEDG : <ul style="list-style-type: none">  Document TI00426F "Adaptateurs à souder, adaptateurs de process et brides"
--	---

cGMP	L'appareil a été développé pour des applications dans le domaine des sciences de la vie. Il est possible de sélectionner des versions avec une déclaration cGMP ("Current Good Manufacturing Practice") pour les pièces en contact avec le produit avec le contenu suivant en anglais : <ul style="list-style-type: none"> ■ Matériaux de construction ■ Polissage et traitement de surface ■ Tableau de conformité des matériaux et des composés : USP, FDA ■ Compatible EST/BSE selon EMA/410/01 Rev.3
Conformité générale des matières	<p>Endress+Hauser garantit le respect de toutes les lois et réglementations pertinentes, y compris les directives en vigueur concernant les matières et les substances.</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RoHS ■ RoHS Chine ■ REACH ■ POP VO (Convention de Stockholm) <p>Pour plus d'informations et déclarations générales de conformité, voir le site Internet Endress +Hauser www.endress.com</p>
Système de sécurité antidébordement	<p>Avant de monter l'appareil, respecter la documentation relative aux agréments WHG (loi fédérale allemande sur l'eau).</p> <p>Agréé pour les systèmes de sécurité antidébordement et la détection de fuite.</p> <p> Configurateur de produit : caractéristique "Agrément supplémentaire"</p>
Sécurité fonctionnelle	<p>En combinaison avec HART :</p> <p>L'appareil a été développé conformément à la norme IEC 61508. L'appareil est approprié pour les systèmes de sécurité antidébordement et la protection contre la marche à sec jusqu'à SIL 2 (SIL 3 avec redondance homogène). Une description détaillée des fonctions de sécurité avec l'appareil, des réglages et des données de sécurité fonctionnelle, est fournie dans le "Manuel de sécurité fonctionnelle" sur le site web Endress+Hauser : www.endress.com → Télécharger.</p> <p> Configurateur de produit : caractéristique "Agrément supplémentaire"</p> <p>Une confirmation ultérieure de l'utilisabilité selon la norme IEC 61508 n'est pas possible.</p>
Agrément radiotéchnique	<p> De plus amples informations et la documentation actuellement disponible peuvent être trouvées sur le site web Endress+Hauser : www.endress.com → Télécharger.</p>
Agrément CRN	<p>Les versions d'appareil disponibles avec l'agrément CRN (Canadian Registration Number) sont indiquées dans les documents d'enregistrement correspondants. Les appareils agréés CRN sont munis d'un numéro d'enregistrement.</p> <p>Toutes les restrictions concernant les valeurs maximales de la pression de process sont listées sur le certificat CRN.</p> <p> Configurateur de produit : caractéristique "Agrément supplémentaire"</p>
Conformité EST (BSE) (ADI free - Animal Derived Ingredients)	<p>Les versions, qui satisfont aux exigences suivantes, peuvent être sélectionnées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Les parties de ce produit en contact avec le process ne sont pas fabriquées à partir de matériaux dérivés d'animaux ou ■ Les parties de ce produit en contact avec le process correspondent au minimum aux exigences de la directive EMA/410/01 Rev. 3 (conformité EST (BSE))
Équipement sous pression avec une pression autorisée inférieure à 200 bar, pas de volume supportant la pression	<p>Les appareils sous pression avec raccord process qui n'ont pas de boîtier sous pression ne relèvent pas de la Directive des équipements sous pression, indépendamment de la pression de service maximale.</p> <p>Causes :</p> <p>Si un appareil sous pression ne dispose pas d'un boîtier résistant à la pression (pas de chambre de pression identifiable à part), il n'y a pas d'accessoire sous pression présent au sens prévu par la Directive.</p> <p> Druckgeräterichtlinie DGRL (PED) 2014/68/EU, Artikel 2, Absatz 5</p>

Joint de process selon ANSI/ISA 12.27.01	<p>Pratique nord-américaine pour le montage de joints de process.</p> <p>Conformément à la norme ANSI/ISA 12.27.01, les appareils Endress+Hauser sont conçus comme des appareils à simple barrière d'étanchéité ou à double barrière d'étanchéité avec un message d'avertissement. Ceci permet à l'utilisateur de renoncer à l'utilisation – et d'économiser le coût de montage – d'un joint de process secondaire externe dans le tuyau de raccordement, comme l'exigent les normes ANSI/NFPA 70 (NEC) et CSA 22.1 (CEC).</p> <p>Ces appareils sont conformes aux pratiques d'installation nord-américaines et permettent une installation très sûre et peu coûteuse pour les applications de surpression avec des produits de process dangereux.</p> <p> Se reporter aux Conseils de sécurité (XA) de l'appareil concerné pour plus d'informations.</p>
Conformité EAC	<p>L'ensemble de mesure satisfait aux exigences légales des directives EAC en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration de conformité EAC correspondante avec les normes appliquées.</p> <p>Le fabricant confirme que l'appareil a réussi les tests en apposant le marquage EAC.</p>
ASME B 31.3/31.1	<p>Construction et matériaux conformes à la norme ASME B31.3/31.1. Les soudures sont soudées par pénétration directe et répondent aux exigences du code ASME sur les chaudières et les réservoirs sous pression, section IX, et de la norme EN ISO 15614-1.</p>
ASME BPE	<p>L'ensemble de mesure a été développé pour des applications dans le domaine des Sciences de la vie. Des options peuvent être sélectionnées pour répondre aux exigences de la norme ASME BPE (équipement de bioprocédés).</p>
Certification HART	<p>Interface HART</p> <p>L'appareil de mesure est certifié et enregistré par le Groupe FieldComm. L'ensemble de mesure satisfait à toutes les exigences des spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Certifié selon HART 7 ■ L'appareil peut également être utilisé avec des appareils certifiés d'autres fabricants (interopérabilité)
Certification PROFINET sur Ethernet-APL	<p>Interface PROFINET</p> <p>L'appareil de mesure est certifié et enregistré par la PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.). L'ensemble de mesure satisfait à toutes les exigences des spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Certifié selon : <ul style="list-style-type: none"> ■ Spécification de test pour les appareils PROFINET ■ PROFINET PA Profile 4.02 ■ PROFINET Netload Robustness Class 2 10 Mbit/s ■ Test de conformité APL ■ L'appareil peut également être utilisé avec des appareils certifiés d'autres fabricants (interopérabilité) ■ L'appareil supporte la redondance du système PROFINET S2.

Informations à fournir à la commande

Des informations détaillées à fournir à la commande sont disponibles sur www.addresses.endress.com ou dans le configurateur de produit sur www.endress.com :

1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
2. Ouvrir la page produit.
3. Sélectionner Configuration.



Le configurateur de produit - l'outil pour la configuration individuelle des produits

- Données de configuration actuelles
- Selon l'appareil : entrée directe des données spécifiques au point de mesure comme la gamme de mesure ou la langue de programmation
- Vérification automatique des critères d'exclusion
- Crédit automatique de la référence de commande avec édition en format PDF ou Excel
- Possibilité de commande directe dans le shop en ligne Endress+Hauser

Service	<ul style="list-style-type: none"> ■ Déshuilé et dégraissé (pièces en contact avec le produit) ■ Dégraissé silicone (sans substances perturbant le mouillage des peintures) <ul style="list-style-type: none"> ■ Le capot de protection plastique et les adaptateurs à souder sont exclus du nettoyage dégraissé ■ Réglage du délai de commutation pour être conforme aux spéc. ■ Réglage pour mode de sécurité MIN ■ Mode burst HART PV réglé ■ Réglage pour courant alarme max. ■ Réglage par défaut masse volumique > 0,4 g/cm³ (25,0 lb/ft³) ■ Réglage par défaut masse volumique > 0,5 g/cm³ (31,2 lb/ft³) ■ La communication Bluetooth est désactivée à la livraison
Rapports de test, déclarations et certificats de réception	<p>Tous les rapports de test, déclarations et certificats de réception sont fournis par voie électronique dans le <i>Device Viewer</i> :</p> <p>Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (https://www.endress.com/de/pages/supporting-tools/device-viewer)</p> <p> Documentation produit sur papier</p> <p>Les rapports de test, déclarations et certificats de réception en version papier peuvent être commandés en option avec l'option de commande 570 "Service", Version I7 "Documentation produit sur papier". Les documents sont ensuite fournis avec l'appareil lors de la livraison.</p>
Test, certificat, déclaration	<p>Les versions pour lesquelles les certificats suivants sont disponibles peuvent être sélectionnées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Certificat de réception 3.1, EN10204 (certificat matière, parties en contact avec le produit) ■ AD 2000 (pièces en contact avec le produit), déclaration, à l'exclusion de pièces coulées ■ CoC ASME BPE, déclaration ■ Conduite de process ASME B31.3, déclaration ■ Conformité aux exigences dérivées des cGMP, déclaration ■ UE – Matériaux en contact avec les aliments (CE) 1935/2004 ■ US – Matériaux en contact avec les aliments FDA CFR 21 ■ CN – Matériaux en contact avec les aliments GB 4806 ■ Test de rugosité de surface ISO4287/Ra, (parties en contact avec le produit), rapport de test ■ Test de ferrite delta, procédure interne (parties en contact avec le produit), rapport de test <p> Documentation actuellement disponible sur le site web Endress+Hauser : www.endress.com → sous Télécharger ou en entrant le numéro de série de l'appareil sous Outils en ligne dans Device Viewer.</p>
TAG	<p>Point de mesure (TAG)</p> <p>L'appareil peut être commandé avec une désignation du point de mesure (TAG).</p> <p>Emplacement de la désignation du point de mesure</p> <p>Dans la spécification additionnelle, sélectionner :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plaque signalétique inox ■ Étiquette adhésive papier ■ Étiquette (TAG) fournie par le client ■ Tag RFID ■ Tag RFID + plaque signalétique inox ■ Tag RFID + étiquette adhésive papier ■ Tag RFID + étiquette fournie par le client ■ TAG inox IEC 61406 ■ Tag inox IEC 61406 + tag NFC ■ Tag inox IEC 61406, tag inox ■ Tag inox IEC 61406 + NFC, tag inox ■ Tag inox IEC 61406, plaque fournie ■ Tag inox IEC 61406 + NFC, plaque fournie <p>Définition de la désignation du point de mesure</p> <p>Dans la spécification additionnelle, spécifier :</p> <p>Trois lignes de 18 caractères maximum chacune</p> <p>La désignation du point de mesure spécifiée apparaît sur la plaque sélectionnée et/ou sur le tag RFID.</p> <p>Visualisation dans l'application SmartBlue</p> <p>Les 32 premiers caractères du nom de repère</p> <p>Le nom de repère peut toujours être modifié spécialement pour le point de mesure via Bluetooth.</p> <p>Affichage sur la plaque signalétique électronique (ENP)</p> <p>Les 32 premiers caractères du nom de repère</p>

Packs application

Heartbeat Technology	<p>Disponibilité : Le pack application Heartbeat Verification + Monitoring est disponible en option pour toutes les versions d'appareil Le pack application peut être commandé avec l'appareil ou peut être activé ultérieurement avec un code d'activation.</p> <ul style="list-style-type: none"> SD02874F : pack application Heartbeat Verification + Monitoring (HART) SD03459F : pack application Heartbeat Verification + Monitoring (PROFINET sur Ethernet APL) <p>Module Heartbeat Technology</p> <p>Heartbeat Diagnostics Surveille et analyse en permanence l'état de l'appareil et les conditions du process. Génère des messages de diagnostic lorsque certains événements se produisent et fournit des mesures de suppression des défauts conformément à la norme NAMUR NE 107.</p> <p>Heartbeat Verification Effectue sur demande une vérification de l'état actuel de l'appareil et génère un rapport de vérification Heartbeat Technology, qui montre le résultat de la vérification.</p> <p>Heartbeat Monitoring Fournit en permanence des données d'appareil et/ou de process pour un système externe. L'analyse de ces données sert de base à l'optimisation des process et de la maintenance prédictive.</p>
Heartbeat Diagnostics	<p>Messages de diagnostic délivrés sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'afficheur local ■ un système d'Asset Management (p. ex. FieldCare ou DeviceCare) ■ un système d'automatisation (p. ex. API) ■ le serveur web
Heartbeat Verification	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérification de l'état de l'appareil dans l'état monté sans interruption du process ■ Assurer la fiabilité du point de mesure et la documentation conforme aux normes ■ Vérification sur demande ■ Analyse claire du point de mesure (Réussi/Échec) ■ Couverture de test totale élevée dans le cadre des spécifications du fabricant ■ Conformité aux exigences réglementaires (p. ex., ISO 9001:2015, section 7.1.5.2) <p>Assistant "Heartbeat Verification" :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fonctionnalité intégrée dans le module Heartbeat Verification ■ Configuration via application SmartBlue, DTM, afficheur ■ Guide l'utilisateur tout au long du processus de vérification étape par étape <p>Informations contenues dans le rapport de vérification :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Compteur d'heures de fonctionnement ■ Indicateur de température et de fréquence ■ Fréquence d'oscillation à l'état de livraison (dans l'air) comme valeur de référence ■ Fréquence d'oscillation : <ul style="list-style-type: none"> ■ Fréquence d'oscillation élevée → Référence à la corrosion ■ Fréquence d'oscillation réduite → Indication d'un colmatage ou d'un capteur recouvert Les écarts peuvent être affectés par la température de process ou la pression de process ■ Historique fréquence : Stockage des 16 dernières fréquences du capteur au moment de la vérification
Heartbeat Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> ■ assistant Fenêtre de process : deux limites de fréquence pour surveiller la gamme supérieure et inférieure de la fréquence d'oscillation (peuvent être définies indépendamment l'une de l'autre). Les changements dans le process peuvent être identifiés, p. ex. corrosion ou dépôt. ■ En combinaison avec HART : Assistant Diagnostique Loop : détection de valeurs élevées de la résistance du circuit de mesure ou d'une baisse de l'alimentation électrique
Test de fonctionnement périodique (HART)	<p> Le test de fonctionnement périodique est disponible uniquement pour les appareils avec communication HART ayant un agrément SIL ou WHG (loi fédérale allemande sur l'eau). Un test de fonctionnement périodique est nécessaire à intervalles appropriés dans les applications suivantes: SIL (IEC 61508/IEC 61511), WHG (loi fédérale allemande sur l'eau).</p>

L'assistant **Proof test** est disponible avec l'agrément SIL ou WHG commandé. L'assistant guide l'utilisateur tout au long du processus de création du rapport de vérification. Le rapport de vérification peut être enregistré en tant que de fichier PDF.

Accessoires

Les accessoires actuellement disponibles pour le produit peuvent être sélectionnés sur www.endress.com :

1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
2. Ouvrir la page produit.
3. Sélectionner **Pièce de rechange et accessoires**.

 Les accessoires peuvent être partiellement commandés via la structure de commande "Accessoire fourni".

Device Viewer


Toutes les pièces de rechange de l'appareil de mesure, ainsi que leur référence de commande, sont répertoriées dans le *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer).

Capot de protection climatique : 316L, XW112

Le capot de protection climatique peut être commandé conjointement avec l'appareil via la structure de commande "Accessoire fourni".

Il est utilisé pour protéger contre les rayons directs du soleil, les précipitations et la glace.

Le capot de protection climatique 316L est approprié pour le boîtier à double compartiment en aluminium ou en 316L. La livraison comprend le support pour un montage direct sur le boîtier.



 48 Dimensions du capot de protection climatique, 316 L, XW112. Unité de mesure mm (in)

Matériaux

- Capot de protection climatique : 316L
- Vis de serrage : A4
- Étrier : 316L

Référence accessoire :

71438303


 Documentation Spéciale SD02424F

Capot de protection climatique, plastique, XW111

Le capot de protection climatique peut être commandé conjointement avec l'appareil via la structure de commande "Accessoire fourni".

Il est utilisé pour protéger contre les rayons directs du soleil, les précipitations et la glace.

Le capot de protection climatique en plastique est adapté pour le boîtier à simple compartiment en aluminium. La livraison comprend le support pour un montage direct sur le boîtier.



49 Dimensions du capot de protection climatique, plastique, XW111. Unité de mesure mm (in)

Matériau

Plastique

Référence accessoire :


71438291



Documentation Spéciale SD02423F

Adaptateur à souder

Il existe différents adaptateurs à souder pour le montage dans des cuves ou des conduites. Les adaptateurs sont disponibles en option avec le certificat de réception 3.1 EN10204.



A0023557

50 Adaptateur à souder avec orifice de fuite (exemple de vue)

1 Orifice de fuite

Souder l'adaptateur à souder de manière à ce que l'orifice de fuite soit dirigée vers le bas. Ceci permet de détecter rapidement toute fuite éventuelle.

- G 1, Ø53, montage sur le tube
- G 1, Ø60, montage affleurant sur la cuve
- G ¾, Ø55, montage affleurant
- Capteur G 1 réglable
- Capteur RD52 réglable

Pour plus d'informations, voir l'"Information technique" TI00426F (Adaptateurs à souder, adaptateurs de process et brides)

Disponible dans la zone de téléchargement du site Internet Endress+Hauser (www.endress.com/downloads).

Connecteur M12 femelle

Les connecteurs M12 femelles mentionnés sont adaptés pour une utilisation dans la gamme de température -25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F).

Connecteur M12 femelle IP69

- Préconfectionné d'un côté
- Coudé
- Câble PVC 5 m (16 ft) (orange)
- Écrou fou 316L (1.4435)
- Corps : PVC
- Référence : 52024216

- Connecteur M12 femelle IP67**
- Coudé
 - Câble PVC 5 m (16 ft) (gris)
 - Écrou fou Cu Sn/Ni
 - Corps : PUR
 - Référence : 52010285

Field Xpert SMT70	Tablette PC hautes performances, universelle, pour la configuration des appareils en zone Ex 2 et en zone non Ex
DeviceCare SFE100	Outil de configuration pour appareils de terrain HART, PROFIBUS et FOUNDATION Fieldbus
FieldCare SFE500	Outil d'Asset Management basé sur FDT Il permet de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur état.

Documentation

-  Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous :
- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
 - *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

Documentation standard	<p>Type de document : Manuel de mise en service (BA) Montage et mise en service initiale – contient toutes les fonctions du menu de configuration qui sont nécessaires pour une tâche de mesure typique. Les fonctions qui dépassent ce cadre ne sont pas incluses.</p> <p>Type de document : Description des paramètres de l'appareil (GP) Le document fait partie intégrante du manuel de mise en service et sert de référence pour les paramètres, fournissant une explication détaillée de chaque paramètre individuel du menu de configuration.</p> <p>Type de document : Instructions condensées (KA) Guide de démarrage rapide – comprend toutes les informations essentielles, de la réception au raccordement électrique.</p> <p>Type de document : Conseils de sécurité, certificats En fonction de l'agrément, des Conseils de sécurité sont fournis avec l'appareil, p. ex. XA. Cette documentation fait partie intégrante du manuel de mise en service. La plaque signalétique indique quels Conseils de sécurité (XA) s'appliquent à l'appareil concerné.</p>
-------------------------------	---

Documentation complémentaire dépendant de l'appareil	Selon la version d'appareil commandée d'autres documents sont fournis : tenir compte des instructions de la documentation correspondante. La documentation complémentaire fait partie intégrante de la documentation de l'appareil.
	<p>Documentation spéciale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SD02874F : Pack application Heartbeat Verification + Monitoring (HART) ▪ SD03459F : Pack application Heartbeat Verification + Monitoring (PROFINET sur Ethernet APL) ▪ SD02530P : Configuration à distance via technologie sans fil Bluetooth® (agrément radio, mise en service avec technologie sans fil Bluetooth®) ▪ SD01622P : Adaptateur à souder (Instructions de montage) ▪ TI00426F : Adaptateurs à souder, adaptateurs process et brides (aperçu)

Marques déposées

HART®

Marque déposée par le FieldComm Group, Austin, Texas, USA

PROFINET®

Marque déposée de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS, Karlsruhe, Allemagne

Ethernet-APL™

■ Ethernet-APL ADVANCED PHYSICAL LAYER

■ Marque déposée de la PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (Organisation des utilisateurs Profibus), Karlsruhe – Allemagne

Bluetooth®

La marque et les logos *Bluetooth*® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Endress+Hauser fait l'objet d'une licence. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Apple®

Apple, le logo Apple, iPhone et iPod touch sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android®

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées par Google Inc.







71725183

www.addresses.endress.com
