

Skrócona instrukcja obsługi **Liquiline System CA80COD**

Analizator kolorymetryczny chemicznego
zapotrzebowania tlenu (ChZT)



Niniejsza skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi wchodzącej w zakres dostawy przyrządu.

Szczegółowe informacje na temat urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi oraz w innych dokumentach dostępnych poprzez:

- stronę www.endress.com/device-viewer
- smartfon/tablet z zainstalowaną aplikacją Endress+Hauser Operations



A0023555

Spis treści








| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Informacje o niniejszym dokumencie | 4 |
| 1.1 | Ostrzeżenia | 4 |
| 1.2 | Symbole | 4 |
| 1.3 | Piktogramy na urządzeniu | 4 |
| 1.4 | Dokumentacja uzupełniająca | 5 |
| 2 | Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa | 6 |
| 2.1 | Wymagania dotyczące personelu | 6 |
| 2.2 | Zastosowanie urządzenia | 6 |
| 2.3 | Bezpieczeństwo pracy | 6 |
| 2.4 | Bezpieczeństwo eksploatacji | 7 |
| 2.5 | Bezpieczeństwo produktu | 7 |
| 3 | Odbiór dostawy i identyfikacja produktu | 9 |
| 3.1 | Odbiór dostawy | 9 |
| 3.2 | Identyfikacja produktu | 9 |
| 3.3 | Zakres dostawy | 10 |
| 3.4 | Certyfikaty i dopuszczenia | 11 |
| 4 | Warunki pracy: montaż | 11 |
| 4.1 | Zalecenia montażowe | 11 |
| 4.2 | Montaż analizatora | 16 |
| 4.3 | Kontrola po wykonaniu montażu | 26 |
| 5 | Podłączenie elektryczne | 26 |
| 5.1 | Wskazówki dotyczące podłączenia | 26 |
| 5.2 | Podłączenie analizatora | 26 |
| 5.3 | Zapewnienie stopnia ochrony | 31 |
| 5.4 | Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych | 32 |
| 6 | Warianty obsługi | 33 |
| 6.1 | Struktura i funkcje menu obsługi | 33 |
| 7 | Uruchomienie | 33 |
| 7.1 | Czynności przygotowawcze | 34 |
| 7.2 | Sprawdzenie przed uruchomieniem | 36 |
| 7.3 | Włączenie urządzenia | 37 |
| 7.4 | Dostęp do konfiguracji (tylko wersje CA80COD-HR) | 37 |
| 7.5 | Wybór języka obsługi | 37 |
| 7.6 | Konfiguracja urządzenia | 38 |

1 Informacje o niniejszym dokumencie





1.1 Ostrzeżenia





| Struktura informacji | Funkcja |
|--|---|
| <p>⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO</p> <p>Przyczyny (/konsekwencje) Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Działania naprawcze | Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. |
| <p>⚠ OSTRZEŻENIE</p> <p>Przyczyny (/konsekwencje) Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Działania naprawcze | Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. |
| <p>⚠ PRZESTROGA</p> <p>Przyczyny (/konsekwencje) Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Działania naprawcze | Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować średnie lub poważne uszkodzenia ciała. |
| <p>NOTYFIKACJA</p> <p>Przyczyna/sytuacja Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Działanie/uwaga | Ten symbol informuje o sytuacjach, które mogą spowodować uszkodzenie mienia. |

1.2 Symbole

| | |
|---|------------------------------------|
|  | Dodatkowe informacje, wskazówki |
|  | Dozwolone lub zalecane |
|  | Niedozwolone lub niezalecane |
|  | Odsyłacz do dokumentacji przyrządu |
|  | Odsyłacz do strony |
|  | Odsyłacz do rysunku |
|  | Wynik kroku |

1.3 Piktogramy na urządzeniu

| | |
|---|-------------------------------------|
|  | Odsyłacz do dokumentacji przyrządu |
|  | Uwaga: Niebezpieczne napięcie |
|  | Ostrzeżenie: zagrożenie dla zdrowia |
|  | Ostrzeżenie: toksyczność ostra |

-  Ostrzeżenie: materiał utleniający
-  Ostrzeżenie: działanie żrące
-  Ostrzeżenie: stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
-  Produktów oznaczonych tym znakiem nie należy utylizować jako niesortowany odpad komunalny. Zamiast tego należy je zwrócić do Endress+Hauser, który podda je utylizacji w odpowiednich warunkach.

1.4 Dokumentacja uzupełniająca

Poniższe instrukcje, będące uzupełnieniem niniejszej Skróconej instrukcji obsługi są dostępne w Internecie na stronie produktowej:

- Instrukcja obsługi Liquiline System CA80COD
 - Opis przyrządu
 - Uruchomienie
 - Obsługa
 - Opis oprogramowania (bez menu czujników, opisanych w oddzielnej dokumentacji, patrz poniżej)
 - Diagnostyka i usuwanie usterek
 - Konserwacja
 - Naprawa i części zamienne
 - Akcesoria
 - Dane techniczne
- Instrukcja obsługi Memosens, BA01245C
 - Opis oprogramowania dla wejść Memosens
 - Wzorcowanie czujników Memosens
 - Diagnostyka, wykrywanie i usuwanie usterek czujnika
- Wytyczne dla komunikacji poprzez sieć obiektową i Serwer WWW
 - PROFIBUS, SD01188C
 - Modbus, SD01189C
 - Serwer WWW, SD01190C
 - EtherNet/IP, SD01293C
- Dokumentacja specjalna reagentów:
CY80COD, 01583C

2 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

2.1 Wymagania dotyczące personelu

- Montaż mechaniczny, podłączenie elektryczne, uruchomienie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.
- Personel techniczny musi posiadać zezwolenie operatora zakładu na wykonywanie określonych czynności.
- Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez elektryka.
- Personel ten jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi oraz do przestrzegania zawartych w niej zaleceń.
- Awarie punktu pomiarowego mogą być naprawiane wyłącznie przez upoważniony i przeszkolony personel.



Naprawy nie opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie w zakładzie produkcyjnym lub przez serwis Endress+Hauser.

2.2 Zastosowanie urządzenia

Liquiline System CA80COD jest analizatorem chemicznym do pomiaru chemicznego zapotrzebowania tlenu (COD (ChZT)) w mediach ciekłych w trybie quasi on-line.

Typowe zastosowania urządzenia to:

- Pomiar na wlocie do oczyszczalni ścieków
- Sterowanie miejską oczyszczalnią ścieków
- Monitorowanie jakości ścieków przemysłowych
- Sterowanie przemysłową oczyszczalnią ścieków

Użytkowanie urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz układu pomiarowego i z tego powodu jest niedopuszczalne.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

2.3 Bezpieczeństwo pracy

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania następujących wytycznych warunkujących bezpieczeństwo:

- Wskazówki montażowe
- Lokalne normy i przepisy
- Przepisy dotyczące ochrony przeciwwybuchowej

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Przyrząd został przetestowany pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z aktualnymi normami międzynarodowymi obowiązującymi dla zastosowań przemysłowych.
- Kompatybilność elektromagnetyczna dotyczy wyłącznie urządzenia, które zostało podłączone zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

2.4 Bezpieczeństwo eksploatacji

Przed uruchomieniem punktu pomiarowego:

1. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są poprawne.
2. Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne i podłączenia węży giętkich nie są uszkodzone.
3. Nie uruchamiać urządzeń uszkodzonych i zabezpieczyć je przed przypadkowym uruchomieniem.
4. Oznaczyć uszkodzone produkty jako wadliwe.

Podczas pracy:

1. Jeśli uszkodzenia nie można usunąć:
należy wyłączyć urządzenie z obsługi i zabezpieczyć przed możliwością przypadkowego uruchomienia.
2. Jeśli nie są prowadzone prace naprawcze lub konserwacyjne, to drzwi powinny być zamknięte.

PRZESTROGA

Czynności wykonywane podczas pracy analizatora

Ryzyko uszkodzenia ciała i infekcji na skutek kontaktu z medium!

- ▶ Przed odłączeniem węży upewnić się, że nie są aktualnie uruchomione ani nie mają się wkrótce rozpocząć żadne działania, np. pompowanie próbki.
- ▶ Podczas pracy nosić odzież ochronną, okulary i rękawice ochronne lub podjąć inne stosowne środki ochrony indywidualnej.
- ▶ Rozlany reagent wytrzeć ściereczką jednorazową i spłukać czystą wodą. Następnie miejsce należy wytrzeć ściereczką do sucha.

PRZESTROGA

Ryzyko zranienia przez ogranicznik otwarcia drzwi

- ▶ Drzwiczki należy otwierać całkowicie (do zaskoczenia blokady).

2.5 Bezpieczeństwo produktu

2.5.1 Najnowocześniejsza technologia

Urządzenie zostało skonstruowane i przetestowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i opuszcilo zakład producenta w stanie gwarantującym bezpieczną i niezawodną eksploatację. Spełnia ono obowiązujące przepisy i Normy Europejskie.

Przyrządy podłączone do analizatora muszą spełniać obowiązujące normy dotyczące bezpieczeństwa.

2.5.2 Bezpieczeństwo systemów IT

Gwarancja producenta jest udzielana wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie posiada mechanizmy zabezpieczające przed przypadkową zmianą ustawień.

Użytkownik powinien wdrożyć środki bezpieczeństwa systemów IT, zgodne z obowiązującymi u niego standardami bezpieczeństwa, zapewniające dodatkową ochronę urządzenia i przesyłu danych do/z urządzenia.

3 Odbiór dostawy i identyfikacja produktu

3.1 Odbiór dostawy

1. Sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone.
 - ↳ Powiadomić dostawcę o wszelkich uszkodzeniach opakowania. Zatrzymać opakowanie, dopóki wszelkie związane z tym sprawy nie zostaną rozstrzygnięte.
2. Sprawdzić, czy zawartość nie uległa uszkodzeniu.
 - ↳ Powiadomić dostawcę o wszelkich uszkodzeniach zawartości. Zachować uszkodzone towary do czasu rozwiązania problemu.
3. Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i niczego nie brakuje.
 - ↳ Porównać dokumenty wysyłkowe z zamówieniem.
4. Zapakować przyrząd w taki sposób, aby był odpowiednio zabezpieczony przed uderzeniami i wilgocią na czas przechowywania i transportu.
 - ↳ Najlepszą ochronę zapewnia oryginalne opakowanie. Upewnić się, że warunki otoczenia są zgodne z wymaganiami.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z dostawcą lub lokalnym biurem sprzedaży Endress +Hauser.

NOTYFIKACJA

Wskutek niewłaściwego obchodzenia się podczas transportu urządzenie może ulec uszkodzeniu

- ▶ Transport stacji należy wykonywać za pomocą wózka podnośnikowego lub widłowego.

3.2 Identyfikacja produktu

3.2.1 Tabliczka znamionowa

Tabliczki znamionowe znajdują się:

- Na wewnętrznej stronie drzwi w dolnym prawym rogu, lub od zewnątrz w prawym dolnym rogu
- Na opakowaniu (naklejka, w formacie pionowym)

Na tabliczce znamionowej podane są następujące informacje o urządzeniu:

- Dane producenta
- Kod zamówieniowy
- Rozszerzony kod zamówieniowy
- Numer seryjny
- Wersja oprogramowania
- Warunki otoczenia i procesu
- Wartości wejściowe i wyjściowe
- Zakres pomiarowy
- Kody aktywacyjne

- Informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
 - Informacje dotyczące certyfikatów
 - Dopuszczenia zgodnie z zamówioną wersją
- Należy porównać dane na tabliczce znamionowej z zamówieniem.

3.2.2 Identyfikacja produktu

Strona produktowa

www.endress.com/ca80cod

Interpretacja kodu zamówieniowego

Kod zamówieniowy oraz numer seryjny przyrządu jest zlokalizowany w następujących miejscach:

- Na tabliczce znamionowej
- W dokumentach przewozowych

Dostęp do szczegółowych informacji o przyrządzie

1. Otworzyć stronę www.endress.com.
2. Wywołać wyszukiwanie na stronie (szkło powiększające).
3. Wpisać prawidłowy numer seryjny.
4. Znajdź.
 - ↳ Struktura kodu zamówienia produktu pokazana jest w wyskakującym oknie.
5. Kliknąć na obrazek produktu w wyskakującym oknie.
 - ↳ Nowe okno (**Device Viewer**) otwiera się. W tym oknie wyświetlane są wszystkie informacje dotyczące Twojego urządzenia oraz dokumentacja tego produktu.

3.2.3 Adres producenta

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

3.3 Zakres dostawy

W zakres dostawy wchodzi:

- Analizator w wersji zgodnej z zamówieniem (1 szt.) z wyposażeniem opcjonalnym
 - Wydruk skróconej instrukcji obsługi (1 szt.)
 - Instrukcja konserwacji (1 szt.)
 - Filtr ssawny
 - Szczotka do czyszczenia systemu dozującego
 - Akcesoria opcjonalne
- W przypadku jakichkolwiek pytań:
prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem Endress+Hauser.

3.4 Certyfikaty i dopuszczenia

3.4.1 Znak CE

Wyrób spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich. Jest on zgodny z wymogami prawnymi dyrektyw UE. Producent potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku CE.

3.4.2 Inne normy i zalecenia

Znak EAC

Produkt uzyskał certyfikat zgodnie z wytycznymi TP TC 004/2011 oraz TP TC 020/2011 i został dopuszczony do stosowania w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA). Znak zgodności EAC jest umieszczony na produkcie.

4 Warunki pracy: montaż

PRZESTROGA

Wskutek nieprawidłowego transportu urządzenie może ulec uszkodzeniu, a nawet spowodować obrażenia


- ▶ Transport stacji zawsze wykonywać za pomocą wózka podnośnikowego lub widłowego. Do przeprowadzenia instalacji niezbędne są dwie osoby.
- ▶ Urządzenie podnosić za wpuszczone uchwyty.

4.1 Zalecenia montażowe

Możliwe opcje montażu urządzenia:


- Montaż naścienny
- Montaż na podstawie
- Montaż na słupku (akcesoria)

4.1.1 Wymiary




A0028820

1 *Liquiline System CA80 wersja zamknięta, wymiary w mm (calach)*




A0030419

2 *Liquiline System CA80 wersja bez obudowy, wymiary w mm (calach)*




A0028821

3 *Liquiline System CA80 wersja z podstawą, wymiary w mm (calach)*



A0030527

4 Filtr skośny siatkowy (opcja), wymiary w mm (calach)



A0041592

5 Słupek (akcesoria) dla w obudowie "outdoor", wymiary w mm (calach)

4.1.2 Miejsce montażu


Podczas montażu urządzenia prosimy przestrzegać poniższych wskazówek:

- ▶ W przypadku montażu urządzenia na ścianie należy upewnić się, że ściana jest dokładnie pionowa i ma wystarczającą nośność.
- ▶ W przypadku montażu na podstawie, urządzenie należy ustawić na poziomej powierzchni.
- ▶ Zabezpieczyć urządzenie przed dodatkowym ogrzewaniem (np. od instalacji grzewczej).
- ▶ Chronić urządzenie przed drganiami mechanicznymi.

- ▶ Chronić urządzenie przed działaniem gazów żrących, np. siarkowodoru (H_2S).
- ▶ Zwracać uwagę na maksymalną różnicę wysokości i maksymalną odległość od punktu poboru próbek.
- ▶ Zapewnić swobodny odpływ z urządzenia, bez efektu syfonowego.
- ▶ Zapewnić dopływ świeżego powietrza do frontu obudowy.
- ▶ Analizatory z otwartą obudową (tj. dostarczane bez drzwi) mogą być montowane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w szafie ochronnej itp.


4.1.3 Odstępy montażowe

Odstępy montażowe analizatora



6 Minimalny odstęp montażowy. Jednostka: mm (cale).

7 Maksymalny kąt otwarcia drzwi (cale).

Odstępy montażowe wersji naściennej

A0036779

8 Wymiary montażowe uchwytów. Jednostka: mm (cale)

4.2 Montaż analizatora

4.2.1 Montaż analizatora na ścianie

⚠ PRZESTROGA


Wskutek nieprawidłowego montażu urządzenie może ulec uszkodzeniu, a nawet spowodować obrażenia

- ▶ W przypadku montażu na ścianie upewnić się że analizator jest zawieszony na dolnych i górnych zaczepach uchwytu naściennego i zabezpieczony śrubą mocującą.

Materiały montażowe wymagane do mocowania urządzenia do ściany nie wchodzą w zakres dostawy (zapewnia użytkownik).


1. Materiały/części montażowe (śruby, kołki rozporowe, śruby fundamentowe) do zamocowania urządzenia na ścianie zapewnia użytkownik.
2. Przymocować uchwyt (2 części) do ściany.

3.



Zamocować uchwyt do obudowy.

4.



A0036781

Zawiesić analizator na uchwycie ściennym (1).


5. Przymocować uchwyt obudowy do uchwyty ściennego za pomocą dostarczonego wkręta (2).

4.2.2 Montaż analizatora na podstawie

⚠ PRZESTROGA

Wskutek nieprawidłowego montażu urządzenie może ulec uszkodzeniu, a nawet spowodować obrażenia

- ▶ W przypadku wersji analizatora ze stojakiem upewnić się, że stojak analizatora jest pewnie umocowany do podłoża.




A0036783

9 Plan fundamentu, wymiary w mm (calach)

A Śruby mocujące (4 × M10)

--- Wymiary montażowe Liquiline System CA80




A0036785

10 Mocowanie podstawy

1. Przykręcić podstawę do fundamentu.
2. Do podniesienia i ustawienia analizatora na podstawie niezbędne są dwie osoby. Urządzenie podnosić za wpuszczone uchwyty.
3. Przykręcić analizator do podstawy za pomocą 6 dostarczonych śrub.

4.2.3 Wersja do zabudowy zewnętrznej: montaż na słupku

Montaż słupka




A0041437

11 Plan fundamentu, wymiary w mm (calach)

i Podczas montażu na zewnątrz należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej ochrony odgromowej.

1. W miejscu montażu przygotować fundament.
- 2.



Ustawić słupek i zamocować go stabilnie do fundamentu za pomocą 4 śrub mocujących (zapewnia klient¹⁾).


1) Zalecamy użycie śrub z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem wg DIN 931: M10x100 ze stali nierdzewnej A2 + podkładka + odpowiedni kołek rozporowy

Narzędzia niezbędne do wykonania montażu na słupku

Do montażu analizatora na słupku niezbędne są następujące narzędzia, które zapewnia klient w miejscu montażu:


- Klucz płaski 17mm AF (do mocowania obejmy słupka)
- Śrubokręt Torx TX45 (do mocowania analizatora do uchwytu naściennego, śruby Torx M8x20)
- Śrubokręt Torx TX25 (do mocowania uchwytu naściennego do obejmy słupka, śruba Torx M5x12)

Montaż analizatora na słupku



A0041425


12 Analizator zamontowany na słupku
(widok od przodu)



A0041426


13 Analizator zamontowany na słupku
(widok od tyłu)

1.




Za pomocą nakrętek przymocować śruby mocujące do obejmy słupka.

2.




Zamontować zacisk obejmy i za pomocą podkładek sprężynujących i nakrętek przymocować cały uchwyt do słupka.

3.




Zamontować uchwyt ścienny (dostarczony wraz z analizatorem) do uchwytu słupka.

4.




Wsadzić element dystansowy.

5.




Przykręcić do analizatora wieszak uchwyty ścienny (dostarczony wraz z analizatorem).

6.



Zawiesić analizator.

7.



Za pomocą dostarczonej śruby przymocować górny uchwyt ścienny.


4.2.4 Montaż filtra skórznego (opcja)

Filtr skórny jest przeznaczony do bezpośredniego pobierania próbek zawierających cząstki stałe z rurociągu. Umożliwia to oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT). Próbką mierzona może zawierać cząstki stałe do określonej wielkości maksymalnej.

Materiały/części montażowe nie wchodzi w zakres dostawy (zapewnia użytkownik).

- Materiały montażowe należy dostarczyć we własnym zakresie.

Montaż filtra skośnego na płaskiej powierzchni



A0030604

14 Filtr skośny

- 1 Nakrętka łącząca
- 2 Wąż do analizatora
- 3 Złączka gwintowana
- 4 Tulejka
- 5 Otwór z gwintem

1. Filtr skośny należy zamontować na płaskiej powierzchni za pomocą uchwytów na rury.
2. Położenie filtra skośnego pokazano na rysunku.

Klejenie przyłączy

3. Oczyszczyć szmatką do czyszczenia klejone powierzchnie (zewnątrzne końce rur, tuleję lub wewnątrz złączki kolankowej).
4. Odczekać około 5 minut, aż do wyschnięcia czyszczonych powierzchni.
5. Nanieść równą (ciąglą) warstwę kleju na klejone powierzchnie (najpierw tuleja, następnie rura).
6. Natychmiast połączyć ze sobą wszystkie części (obracając je względem siebie i dociskając do oporu).
7. Usunąć nadmiar kleju.
8. Pozostawić sklejone części do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny przed podaniem medium.

Mocowanie węża do pobierania próbek

9. Odkręcić i zdjąć nakrętkę adaptera.
10. Nałożyć dostarczoną w komplecie złączkę gwintowaną i tulejkę na wąż analizatora.
11. Wkręcić wąż z nałożoną tulejką i złączką gwintowaną w gwintowany otwór.

12. Wkręcić nakrętkę adaptera.

4.3 Kontrola po wykonaniu montażu

Po montażu należy sprawdzić poprawność wszystkich podłączeń.

5 Podłączenie elektryczne

⚠ OSTRZEŻENIE

Urządzenie jest pod napięciem!

Niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenia ciała lub śmierć!

- ▶ Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- ▶ Elektryk instalator jest zobowiązany przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej zaleceń.
- ▶ **Przed** przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić, czy żaden z przewodów nie jest podłączony do źródła napięcia.
- ▶ Przed wykonaniem podłączeń elektrycznych, należy się upewnić że zamontowane fabrycznie przewody zasilania spełniają lokalne przepisy bezpieczeństwa elektrycznego.

5.1 Wskazówki dotyczące podłączenia

5.1.1 Typy przewodów

| | |
|---|---|
| Przewód zasilający W przypadku wersji z obudową do zabudowy na zewnątrz przewód zasilający nie jest dostarczany! | Przewód zasilający z wtyczką z zestykiem ochronnym Długość przewodu: 4.3 m (14.1 ft) |
| Napięcie zasilania | Maksymalne wahania napięcia zasilania nie mogą przekraczać $\pm 10\%$ wartości podanych na tabliczce znamionowej. |
| Linia analogowa, sygnałowa i transmisji danych | np. przewód typu LiYY 10 x 0.34 mm ² |

5.1.2 Wersja obudowy do zabudowy na zewnątrz

NOTYFIKACJA

Składowe harmoniczne napięcia zasilającego na wejściu urządzenia

Silniejsze promieniowanie

- ▶ Należy unikać składowych harmonicznych napięcia zasilającego na wejściu urządzenia lub ograniczyć je, instalując np. filtr sieciowy od strony sieci zasilającej.

5.2 Podłączenie analizatora

NOTYFIKACJA

Przyrząd nie posiada własnego wyłącznika zasilania

- ▶ W pobliżu urządzenia (< 3 m (10 ft)), w miejscu dostępnym, należy zainstalować niezależny wyłącznik zasilania oraz zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe (bezpiecznik).

- ▶ Podczas montażu analizatora należy stosować się do instrukcji dotyczących uziemienia ochronnego.


5.2.1 Prowadzenie przewodu w przedziale podłączeniowym

Analizator jest dostarczany z zamontowanym przewodem zasilającym. (nie dotyczy wersji z obudową do zabudowy na zewnątrz)

- Dla wersji do zabudowy w szafie długość przewodu wynosi ok. 4.3 m (14.1 ft) od spodu obudowy.
- W przypadku wersji zamontowanej na stojaku długość przewodu wynosi około 3.5 m (11.5 ft) od fundamentu.


Podłączenie wejść i wyjść analogowych, czujników Memosens i cyfrowych magistrali obiektowych

1.




Wyjąć tacę na butelki: unieść za uchwyt wpuszczany, a następnie wyciągnąć tacę.

2.




Za pomocą śrubokręta Torx (T25) odkręcić 5 wkrętów na płycie montażowej.

3.



Odchylić płytę montażową do przodu .

4.




Za pomocą wkrętaka krzyżowego odkręcić 6 wkrętów z pokrywy przedziału elektroniki i odchylić pokrywę do przodu.

5. Dotyczy tylko wersji zamówionych z dławikami kablowymi G lub NPT:

Wymienić zamontowane fabrycznie dławiki kablowe z gwintem metrycznym M na dławiki kablowe z gwintem G lub NPT, znajdujące się w zestawie. Nie dotyczy to dławików M32 węży.


6.



Wprowadzić przewody przez dławiki kablowe od spodu urządzenia.


Dotyczy tylko wersji z obudową do zabudowy na zewnątrz

7.



Poprowadzić podgrzewany wąż wylotowy (na rysunku po lewej stronie) i podgrzewany wąż do poboru próbki (na rysunku po prawej stronie) przez wskazane dławiki kablowe.

8.



Poprowadzić przewód zasilania (dostarcza użytkownik) przez wskazany dławik kablowy.

Dla wszystkich wersji urządzenia


9. Przewody należy prowadzić za płytą tylną urządzenia, aby były odpowiednio chronione. Użyć uchwyty kablowych.
10. Wprowadzić przewód do przedziału elektroniki.


Po wykonaniu podłączeń:

1. Zamocować pokrywę przedziału elektroniki za pomocą 6 wkrętów.
2. Po wykonaniu podłączeń założyć płytę montażową i zamocować ją za pomocą 5 wkrętów.
3. Dokręcić dławiki kablowe od spodu obudowy stacji, aby zabezpieczyć przewody.
4. Włożyć z powrotem tacę na butelki do obudowy.

5.2.2 Wersja z obudową do zabudowy na zewnątrz: podłączenie przewodu zasilającego i przewodu podgrzewania węża


Przewód zasilania nie wchodzi w skład dostawy (dostarcza użytkownik).

1. Poprowadzić przewód zasilania i dwa przewody grzejne węża od spodu przez dławik kablowy w tylnym wewnętrznym panelu urządzenia i dalej do przedziału elektroniki(→  29).



Za pomocą wkrętaka krzyżowego odkręcić 6 wkrętów z pokrywy przedziału elektroniki i odchylić pokrywę do przodu.

3. Podłączyć przewód.



A0044094

15 Przyporządkowanie zacisków dla wersji z obudową do zabudowy na zewnątrz

- 1 Zaciski zasilania
- 2 Zaciski przewodu grzejnego węża (2x)

5.3 Zapewnienie stopnia ochrony

Fabrycznie dostarczone urządzenie, w celu użycia zgodnego z przeznaczeniem, należy podłączyć mechanicznie i elektrycznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

- ▶ Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu tych prac.

Deklarowane dla przyrządu typy ochrony, (stopień ochrony (IP), ochrona przed porażeniem prądem, odporność na zakłócenia EMC , rodzaj zabezpieczenia przeciwwybuchowego) nie będą gwarantowane m.in. w następujących przypadkach :

- Po zdemontowaniu pokryw
- Używanie zasilaczy innych niż dostarczone wraz z urządzeniem
- Niedokładne dokręcanie dławików kablowych (muszą być dokręcone momentem 2 Nm (1,5 lbf ft), aby gwarantowały deklarowany stopień ochrony IP)
- Zastosowanie przewodów o średnicy nieodpowiedniej dla dostarczonych dławików kablowych
- Nieodpowiednie zamocowanie modułów
- Nieodpowiednie zabezpieczenie wyświetlacza (ryzyko przeniknięcia wilgoci w skutek niewłaściwego uszczelnienia)
- Poluzowane lub niedostatecznie dokręcone przewody / końcówki przewodów
- Pozostawienie w obudowie niezaizolowanych żył przewodów

5.4 Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych

OSTRZEŻENIE

Błędy podłączenia

Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i punktu pomiarowego! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprzestrzegania wskazówek podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

- ▶ Urządzenie można oddać do eksploatacji wyłącznie wtedy, gdy odpowiedź na **wszystkie** następujące pytania będzie **twierdząca**.

Stan urządzenia i dane techniczne


- ▶ Czy urządzenie i przewody nie wykazują uszkodzeń zewnętrznych?

Podłączenie elektryczne

- ▶ Czy zamontowane przewody są odpowiednio zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem lub odkształceniem?
- ▶ Czy przewody poprowadzone zostały bez pętli i skrzyżowań?
- ▶ Czy kable sygnałowe zostały poprawnie podłączone, zgodnie ze schematem elektrycznym?
- ▶ Czy wszystkie zaciski złącza wtykowego są poprawnie podłączone?
- ▶ Czy wszystkie żyły podłączeniowe zostały poprawnie zamontowane w zaciskach kablowych?


6 Warianty obsługi

6.1 Struktura i funkcje menu obsługi



16 Przykładowe wskazanie

- 1 Przycisk programowalny (wciskany)
- 2 Nawigator (wielofunkcyjny przycisk obrotowy)



17 Przykładowe wskazanie

- 1 Ścieżka menu i/lub oznaczenie urządzenia
- 2 Wskaźnik statusu
- 3 Funkcja przycisków programowalnych, ESC: wstecz, MODE: szybki dostęp do często używanych funkcji, DIAG: otwarcie menu diagnostyki, ?: Tekst pomocy, jeśli jest dostępny

7 Uruchomienie

Przed włączeniem zasilania

Ze względu na konstrukcję urządzenia, podczas uruchamiania w niskich temperaturach występują wysokie prądy łączeniowe. Wartość mocy podana na tabliczce znamionowej odnosi się do poboru mocy po minucie pracy, gdy urządzenie jest uruchamiane w temperaturze 5°C (41°F).

- ▶ **Tylko wersja z obudową do zabudowy na zewnątrz:** Aby uniknąć przeciążenia przewodu zasilającego lub zadziałania bezpiecznika sieciowego, urządzenie należy uruchamiać tylko w temperaturach $\geq 5^\circ\text{C}$ (41°F).





Czynności wykonywane podczas pracy analizatora

Ryzyko uszkodzenia ciała i infekcji na skutek kontaktu z medium!


- ▶ Przed odłączeniem węży upewnić się, że nie są aktualnie uruchomione ani nie mają się wkrótce rozpocząć żadne działania, np. pompowanie próbki.
- ▶ Podczas pracy nosić odzież ochronną, okulary i rękawice ochronne lub stosować inne odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
- ▶ Rozlany reagent wytrzeć ściereczką jednorazową i spłukać czystą wodą. Następnie miejsce należy wytrzeć ściereczką do sucha.

7.1 Czynności przygotowawcze

7.1.1 Etapy uruchomienia

1. Podłączyć węże układu podawania próbki. →  35
2. Sprawdzić wizualnie poprawność połączeń wszystkich węży. Patrz schemat połączeń węży →  34.
3. Włożyć butelki i ustawić najważniejsze parametry w menu. →  38
4. Uruchomić urządzenie za pomocą menu. →  38


7.1.2 Schemat połączeń węży




A0041298

Poniższe schematy dotyczą stanu obowiązującego w dniu publikacji niniejszej dokumentacji. Aktualny schemat połączenia węży dla danej wersji urządzenia znajduje się na wewnętrznej stronie drzwiczek analizatora.

- ▶ Podłączyć węże zgodnie ze schematem.

 18 Schemat połączeń węży




A0041478

19 Liquiline System CA80COD

| | | | |
|----|--|-----|---------------------|
| P | Próbka | D | Wylot |
| DM | Moduł rozcieńczający (opcjonalnie) | SO | Roztwór zerowy |
| W | Woda do opcjonalnego modułu rozcieńczającego | RN | Reagent RN |
| RK | Reagent RK | RB | Reagent RB |
| S1 | Roztwór wzorcowy 1 | E | Odpowietrzenie |
| DU | System dozujący | R | Reaktor ciśnieniowy |
| 1 | Dozownik | REF | C |

7.1.3 Podłączenie węża wlotowego próbki

1. W miejscu montażu należy zagwarantować stały dopływ próbek w wystarczającej ilości.
2. Podłączyć dostarczony wąż wlotowy do pompy perystaltycznej (przyłącze "sample", → schemat podłączeń węży) i poprowadzić go na zewnątrz analizatora przez dławik.



☞ 20 Montaż filtra ssawnego (w komplecie) na węży do poboru próbki

Założyć dławik (1) i stożek (4) na węży we wskazanym kierunku i wraz z wężyem wkręcić do adaptera (2) filtra ssawnego (3).

4. Włożyć filtr ssawny do stacji poboru próbek.
5. Podawane próbki powinny być jednorodnym roztworem wodnym, w przeciwnym razie układ może się zatykać.

7.2 Sprawdzenie przed uruchomieniem

⚠ OSTRZEŻENIE

Błędne podłączenie, nieodpowiednie napięcie zasilania

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ryzyko niewłaściwego działania przyrządu!

- ▶ Sprawdzić, czy wszystkie podłączenia zostały wykonane właściwie i zgodnie ze schematem elektrycznym.
- ▶ Sprawdzić, czy napięcie zasilające jest zgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.
- ▶ Upewnić się, że osłona bezpieczeństwa reaktora jest nieuszkodzona i poprawnie zamontowana.

⚠ OSTRZEŻENIE

Błędne podłączenie

Zagraża bezpieczeństwu ludzi i punktu pomiarowego. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprzestrzegania wskazówek podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

- ▶ Urządzenie można oddać do eksploatacji wyłącznie wtedy, gdy odpowiedź na **wszystkie** następujące pytania będzie **twierdząca**.

Stan urządzenia i dane techniczne

- ▶ Czy wszystkie węże nie mają uszkodzeń zewnętrznych?

Reaktor ciśnieniowy

- ▶ Czy wszystkie podłączenia reaktora zostały poprawnie wykonane?
- ▶ Czy została zamontowana pokrywa ochronna reaktora?

Kontrola wizualna węży układu podawania próbki

- ▶ Sprawdzić zgodność połączeń węży ze schematem połączeń.
- ▶ Czy linia zasysająca jest podłączona do pompy perystaltycznej?
- ▶ Czy dozownik (pompa kroplowa) jest odpowiednio zamontowana?
- ▶ Czy dozownik (pompa kroplowa) pracuje swobodnie?
- ▶ Czy wszystkie połączenia węży są szczelne?
- ▶ czy wąż do poboru próbki jest pewnie umocowany w dławiku?
- ▶ Czy butelki z reagentami, i roztworem wzorcowym są wstawione do tacy i podłączone?

7.3 Włączenie urządzenia

1. Podłączyć zasilanie.
2. Odczekać do zakończenia inicjalizacji.

7.4 Dostęp do konfiguracji (tylko wersje CA80COD-HR)

Odblokowanie dostępu do konfiguracji

Konfigurację urządzenia mogą dokonywać jedynie osoby upoważnione. Dostęp jest zabezpieczony hasłem.

1. Otworzyć pozycję menu: **MENU/Wprowadź poziom obsługi**.
2. Wprowadzić hasło: 8888.
 - ↳ Dostęp jest odblokowany i można zmieniać ustawienia konfiguracyjne.
3. Zmienić hasło na nowe, bezpieczne hasło: **MENU/Ustawienia ogólne/Rozszerzona konfiguracja/Zarządzanie danymi/Zmiana hasła poziomu obsługi**.

W przypadku utraty hasła można je zresetować za pomocą dostarczonego kodu PUK:
Przywróć hasło używając PUK.

Blokowanie dostępu do konfiguracji

- ▶ Otworzyć pozycję menu: **MENU/Wyjdź z poziomu obsługi**.
 - ↳ Dostęp jest zablokowany i zmiana ustawień jest niemożliwa.

7.5 Wybór języka obsługi

Wybór języka

1. Nacisnąć przycisk: **MENU**.
2. Wybrać język obsługi w górnej pozycji menu.
 - ↳ Język obsługi zmienia się na wybrany.

7.6 Konfiguracja urządzenia

7.6.1 Ustawienia podstawowe analizatora

Ustawienia podstawowe

1. Przejść do menu **Ust./Ustawienia podstawowe**.
 - ↳ Skonfigurować następujące ustawienia.
 - TAG urządzenia
Nadać nazwę lub oznaczenie urządzenia (maks. 32 znaki).
 - Ustaw datę
W razie potrzeby wprowadzić aktualną datę.
 - Ustaw czas
W razie potrzeby wprowadzić aktualny czas.
2. Włożyć butelki i aktywować butelki, korzystając z menu: **Włożenie butelki/Wybór butelki**.
3. Sprawdzić stężenie użytego roztworu wzorcowego: **Kalibracja/Ustawienia/Stężenie nominalne..**
4. Opcjonalnie zmienić także częstotliwość pomiarów: **Pomiar/Odstęp pom.pomiar..**
 - ↳ Nie zmieniać fabrycznie skonfigurowanych ustawień wszystkich pozostałych parametrów.
5. Powrócić do trybu pomiarowego: wcisnąć i przytrzymać przycisk programowalny **ESC** przez co najmniej 1 sekundę.
 - ↳ Teraz analizator pracuje z ustawieniami ogólnymi. Podłączone czujniki pracują z ustawieniami fabrycznymi (dla danego typu czujnika) oraz ostatnio zapisanymi ustawieniami wzorcowania.

Procedura konfiguracji dodatkowych parametrów wejściowych i wyjściowych w menu **Ustawienia podstawowe**:

- ▶ Skonfigurować wejścia prądowe, przekaźniki, wartości graniczne oraz parametry diagnostyki przyrządu w odpowiednich podmenu.

7.6.2 Rozpoczęcie uruchomienia

Rozpoczęcie uruchomienia

1. Wybrać: **MENU/Ekran /Obsługa/Uruchomienie/Rozpocznij uruchom..**
 - ↳ Po zakończeniu uruchomienia wyświetlany jest następujący komunikat: **Operacja zakończona powodz.**
Jeśli operacja zakończyła się niepowodzeniem lub została anulowana, urządzenie wyświetli komunikat z możliwymi działaniami. Wykonać je i ponownie rozpocząć uruchomienie.

2. Bezpośrednio po rozpoczęciu uruchomienia:

Wcisnąć przycisk **MODE** i włączyć tryb automatyczny.

- ↳ Po pomyślnym zakończeniu procedury uruchomienia, automatycznie rozpoczyna się wzorcowanie punktu zerowego; wyznaczany jest współczynnik kalibracji i rozpoczyna się pierwszy pomiar.



71529686

www.addresses.endress.com
