

技术资料

Deltabar PMD78B

液体的差压、液位和流量测量，以及气体的差压和流量测量



数字式差压变送器，带金属膜片传感器

适用场合

- 最大压力：40 bar (600 psi)
- 最高过程温度：400 °C (752 °F) (隔膜密封)
- 最高耐压：160 bar (2 400 psi)
- 测量精度：测量量程的 $\pm 0.075\%$

优势

新一代 Deltabar 压力变送器坚固耐用，功能先进：轻松实现现场或远程操作，支持按需维护，保证工艺过程智能安全。固件设计可以确保仪表的易操作性。操作向导直观清晰，帮助用户完成仪表调试和设备验证全过程。采用 **Bluetooth** 蓝牙接口通信协议，安全实现远程仪表操作。大屏背光显示，清晰显示测量值。采用 **Heartbeat Technology** 心跳技术应用软件包，配备心跳自校验和心跳自监测功能，能够及时检测出动态冲击压力或电源波动等异常工况。毛细管可以缓解冲击压力。



目录

文档信息	4	防护等级	27
信息图标	4	抗振性	28
缩写含义说明	5	电磁兼容性 (EMC)	28
量程比计算	5		
功能与系统设计	6	过程条件	29
测量原理	6	过程温度范围	29
测量系统	7	过程温度范围 (变送器温度)	30
通信和数据处理	8	隔膜密封系统的毛细管护套	31
HART、Bluetooth 蓝牙通信型仪表的可靠性	8	过程压力范围	31
		隔热	32
输入	9	超纯气体应用	33
测量变量	9	氢气应用	33
测量范围	9		
输出	10	机械结构	34
输出信号	10	设计及外形尺寸	34
报警信号	10	外形尺寸	35
负载	10	带隔热管的仪表的过程连接	37
阻尼时间	10	带双侧毛细管隔膜密封系统的仪表的过程连接	41
防爆连接参数	10	过程连接	43
线性化功能	10	重量	52
通信规范参数	10	接液部件材质	53
WirelessHART 通信	11	非接液部件材质	54
		附件	55
电源	12	可操作性	56
接线端子分配	12	操作方式	56
仪表插头	12	语言	56
供电电压	13	现场操作	57
等电势连接	13	现场显示单元	57
接线端子	14	远程操作	58
电缆入口	14	系统集成	59
电缆规格	14	配套调试软件	59
过电压保护	14	HistoROM	59
性能参数	15	证书和认证	60
响应时间	15	CE 认证	60
参考操作条件	15	RCM-Tick 认证	60
总体性能	15	防爆认证	60
分辨率	18	EAC 符合性声明	60
总体误差	18	溢出保护认证 (申请中)	60
长期稳定性	19	功能安全性 SIL/ IEC 61508 一致性声明 (可选)	60
响应时间 (T63 和 T90)	20	通过船级认证	60
预热时间 (符合 IEC62828-4 标准)	20	无线电认证	60
安装	21	测试报告	60
安装方向	21	压力设备指令 2014/68/EU (PED)	61
隔膜密封型仪表的安装说明	22	氧气应用场合	61
传感器选择和布置	23	去除水性油漆干扰物 (PWIS)	61
特殊安装指南	24	中国 RoHS 认证	61
环境条件	27	RoHS 认证	61
环境温度范围	27	其他证书	61
储存温度	27	订购信息	63
海拔高度	27	订购信息	63
气候等级	27	供货清单	63
工作环境	27	测量点 (位号)	63
		测试报告、声明和检验证书	63

应用软件包 64
Heartbeat Technology 心跳技术 64

附件 65
设备专用附件 65
设备浏览器 65


补充文档资料 66
标准文档资料 66
补充文档资料 66
应用文档 66
特殊文档 66

注册商标 66

文档信息

信息图标	安全图标  危险 危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。  警告 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。  小心 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。  注意 操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。 电气图标 接地端:  接地端子，连接至接地系统。 特定信息图标 允许:  允许的操作、过程或动作。 禁止:  禁止的操作、过程或动作。 附加信息:  参见文档:  参考页面:  操作步骤: , ,  执行结果:  图中的图标 部件号: 1、2、3 ... 操作步骤: , ,  视图: A、B、C ... 设备上的图标 安全指南:  →  遵守相关《操作手册》中的安全指南。
------	---


缩写含义说明



A0029505

- 1 OPL: 仪表的过压限定值 (OPL, 即传感器过载限定值) 取决于承压能力最弱的部件; 因此除了测量单元之外, 还必须考虑过程连接的承压能力。注意温度-压力关系。
 - 2 测量单元的最大工作压力 (MWP) 取决于承压能力最弱的部件; 因此除了测量单元之外, 还必须考虑过程连接的承压能力。注意温度-压力关系。测量仪表可以持续承受 MWP。铭牌上标识有 MWP 值。
 - 3 最大测量范围对应 LRL 和 URL 之间的范围, 即最大标定量程/最大调节量程。
 - 4 标定量程/调节量程对应 LRV 和 URV 之间的范围。出厂设置为 0...URL。其他标定量程可以作为用户自定义量程订购。
- p 压力
LRL 量程下限
URL 量程上限
LRV 量程下限
URV 量程上限
TD 量程比。具体实例参见以下章节。

量程比计算



A0029545

- 1 标定量程/调节量程
- 2 基于零点设定的量程
- 3 量程上限

实例:

- 测量单元: 16 bar (240 psi)
- 量程上限 (URL) : 16 bar (240 psi)
- 标定量程/调节量程: 0 ... 8 bar (0 ... 120 psi)
- 量程下限 (LRV) : 0 bar (0 psi)
- 量程上限 (URV) : 8 bar (120 psi)


$$TD = \frac{URL}{|URV - LRV|}$$

本例中, 量程比 (TD) 为 2:1。量程基于零点设定。

功能与系统设计

测量原理


差压测量单元，带金属膜片



A0043081

图 1 可选二次侧毛细管 (P1)

- 1 测量部件
- 2 中间膜片
- 3 填充液
- 4 内置隔膜
- 5 隔膜密封系统的隔膜
- p_1 压力 1
- p_2 压力 2



A0043082

- 1 测量部件
- 2 中间膜片
- 3 填充液
- 4 内置隔膜
- 5 隔膜密封系统的隔膜
- p_1 压力 1
- p_2 压力 2

不可压缩填充液将过程压力从隔膜密封系统的隔膜传输至测量单元内置隔膜，导致两侧的膜片发生形变。第二路填充液将压力传递给电阻桥所在的测量部件一侧（半导体技术）。测量与差压变化相关的桥路输出电压，并进行后续计算处理。


隔膜密封系统适用场合

如果仪表需要与工艺过程分离安装时，使用隔膜密封系统。隔膜密封系统特别适合下列应用场合：

- 高温工况（使用隔热管或毛细管）
- 强振动工况（使用毛细管实现过程与仪表的分离）
- 测量腐蚀性介质（使用高耐久度膜片材质）
- 测量结晶介质或含固介质（选用合适的涂层）
- 测量异质介质和纤维介质
- 有严格清洗要求的测量点，或安装位置十分潮湿
- 安装位置操作困难

测量系统

仪表类型




A0043595

- A 带单侧隔膜密封系统的仪表
1 高压侧温度隔离器
2 高压侧毛细管
B 带双侧隔膜密封系统的仪表
1 高压侧温度隔离器和低压侧毛细管
2 高压侧毛细管和低压侧毛细管

液位测量（体积和质量）：


双侧带隔热管的隔膜密封系统



A0038339

- h 高度（液位）
 Δp 差压
 ρ 介质密度
g 重力加速度

带双侧毛细管隔膜密封系统的仪表



h 高度 (液位)
Δp 差压
ρ 介质密度
g 重力加速度

优点:

- 借助可任意设置的特征曲线，支持在任意形状的罐体中进行体积和质量测量
- 应用广泛，例如：
 - 超压罐中的液位测量
 - 测量起泡介质
 - 安装在配备搅拌器或筛管装置的罐体中使用
 - 测量液态气体介质
 - 标准液位测量

通信和数据处理

- 4...20 mA HART 通信
- Bluetooth 蓝牙 (选配)

HART、Bluetooth 蓝牙通信型仪表的可靠性

IT 安全

Endress+Hauser 只对按照《操作手册》进行安装和使用的仪表提供质保。仪表自带安装保护功能，防止意外更改设置。IT 安全措施为仪表及仪表传输数据提供额外安全保护，必须操作员亲自遵照安全标准操作。

设备的 IT 安全

设备提供特定安全功能，帮助操作员采取保护措施。上述功能由用户自行设置，正确设置后能够实现更高操作安全性。在后续章节中详细介绍了大多数重要功能：

- 通过硬件写保护开关实现写保护功能
- 更改用户角色的访问密码 (通过显示单元、蓝牙或 FieldCare、DeviceCare、资产管理工具 (例如 AMS、PDM) 操作)

输入

测量变量	过程变量测量值 差压
------	---------------

测量范围 取决于设备配置，最大工作压力（MWP）和过压限定值（OPL）与表中测定值存在偏差。

PN 160 / 16 MPa / 2400 psi

测量单元	最大测量范围		最小标定量程（出厂预设） ¹⁾
	下限（LRL）	上限（URL）	
[mbar (psi)]	[mbar (psi)]	[mbar (psi)]	[mbar (psi)]
100 (1.5)	-100 (-1.5)	+100 (+1.5)	5 (0.075)
500 (7.5)	-500 (-7.5)	+500 (+7.5)	5 (0.075)
3000 (45)	-3000 (-45)	+3000 (+45)	30 (0.45)
16000 (240)	-16000 (-240)	+16000 (+240)	160 (2.4)
40000 (600)	-40000 (-600)	+40000 (+600)	400 (6)

1) 量程比大于 100:1: 特殊选型订购

PN 160 / 16 MPa / 2400 psi


测量单元	爆破压力 ^{1) 2)}	最大工作压力 MWP ³⁾	OPL	
			[bar (psi)]	双侧
[mbar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]
100 (1.5)	690 (10005)	160 (2400)	160 (2400)	240 (3600)
500 (7.5)	690 (10005)	160 (2400)	160 (2400)	240 (3600)
3000 (45)	690 (10005)	160 (2400)	160 (2400)	240 (3600)
16000 (240)	690 (10005)	160 (2400)	160 (2400)	240 (3600)
40000 (600)	690 (10005)	160 (2400) ⁴⁾	正压侧: 160 (2400) 负压侧: 100 (1500)	240 (3600)

- 1) 适用于 FKM、PTFE、FFKM、EPDM 材质的密封圈，以及两侧施加压力。
2) 如果选配侧面排气排液阀（sv）和 PTFE 密封圈，爆破压力为 600 bar (8 700 psi)
3) MWP 值取决于过程连接。
4) 仅在负压侧加压，MWP 为 100 bar (1 500 psi)。

最小静压力

- 最小静压力: 50 mbar (0.75 psi)_{abs}
注意填充液的允许压力和温度范围
- 注意填充液的允许压力和温度范围
- 真空应用场合: 遵守安装指南

输出

输出信号	电流输出 4...20 mA HART 数字量信号，两线制 提供三种不同的电流输出模式： ■ 4.0...20.5 mA ■ NAMUR NE 43: 3.8...20.5 mA（出厂设置） ■ US 模式: 3.9...20.8 mA
报警信号	报警信号符合 NAMUR NE 43 标准。 4...20 mA HART: 选项： ■ 最大报警电流: 可以在 21.5...23 mA 之间设置 ■ 最小报警电流: < 3.6 mA（出厂设置）
负载	4...20 mA HART  A0039232 1 10.5 ... 30 V DC 电源（本安） 2 10.5 ... 35 V DC 电源，用于其他防爆型式的仪表以及未经认证的仪表 3 RLmax: 最大负载阻抗 U 电源
	 通过手操器或安装有调试工具的个人计算机操作：注意安装阻值不低于 250 Ω 的通信电阻。
阻尼时间	所有输出均受阻尼时间的影响（输出信号、显示单元）。阻尼时间的启用方式如下： ■ 通过现场显示单元、Bluetooth 蓝牙、手操器或安装有调试工具的个人计算机，在 0...999 秒之间连续设置 ■ 工厂设置: 1 秒
防爆连接参数	参见单独成册的《安全指南》（XA）文档：www.endress.com/download。
线性化功能	仪表的线性化功能能够将测量值转换成高度或体积单位的数值。如需要，用户自定义线性化表中最多可以输入 32 对参数值。
通信规范参数	HART ■ 制造商 ID: 17 (0x11{hex}) ■ 设备类型 ID: 0x1131 ■ 设备修订版本号: 1 ■ HART 版本号: 7

- DD 文件修订版本号: 1
- 设备描述文件 (DTM、DD) 信息和文件登陆以下网址查询:
 - www.endress.com
 - www.fieldcommgroup.org
- HART 负载: 最小 250 Ω

HART 设备参数 (出厂预设)

出厂时, 设备参数的测量值分配如下:

设备参数	测量值
PV 值 ¹⁾	压力 ²⁾
SV 值	传感器温度
TV 值	电子模块温度
QV 值	传感器压力 ³⁾

- 1) PV 值始终分配给电流输出。
- 2) 压力为进行阻尼时间处理和位置调整后的计算信号。
- 3) 传感器压力为进行阻尼时间处理和位置调整前的原始测量单元信号。

HART 设备参数选择

- **压力** 选项 (在调零和加入阻尼时间之后)
- 规模变量
- 传感器温度
- 传感器压力
Sensor Pressure is the raw signal from sensor before damping and position adjustment.
- 电子模块温度
- 端子电流
The terminal current is the read-back current on terminal block.
- 端子电压 1
显示与否却决于仪表选型和设置。
- **Noise of pressure signal** 选项和 **Median of pressure signal** 选项
仅订购心跳技术时才会显示此选项
- 量程百分比
- 回路电流
The loop current is the output current set by the applied pressure.

支持功能

- 突发模式
- 其他变送器状态
- 设备锁定


WirelessHART 通信

- 最小启动电压: 10.5 V
- 启动电流: 3.6 mA
- 启动时间: <5 s
- 最小工作电压: 10.5 V
- Multidrop 电流: 4 mA

电源

接线端子分配

双腔室外壳



2 接线腔内的接线端子和接地端子

1 “+”接线端

2 “-”接线端


3 内部接地端

仪表插头

带插头的仪表型号无需打开外壳即可接线。

使用随箱包装中的密封圈，防止水汽进入仪表内部。

带 M12 插头的仪表



3 仪表上的连接插头

针脚号	HART
1	信号+
2	未分配
3	信号-
4	接地

对于带 M12 插头的仪表，Endress-Hauser 提供下列附件：

M12x1 插头，直型

- 材质：
外壳：PBT；锁紧螺母：镀镍压铸锌；密封圈：NBR
- 防护等级（全密封）：IP67
- 订货号：52006263


M 12x1 插头，弯型

- 材质：
外壳；PBT；锁紧螺母：镀镍压铸锌；密封圈：NBR
- 防护等级（全密封）：IP67
- 订货号：71114212

4x0.34 mm² (20 AWG) 电缆，带 M12 插头，弯型，螺纹插头，长度为 5 m (16 ft)

- 材质：外壳：TPU；锁紧螺母：镀镍压铸锌；电缆：PVC
- 防护等级（全密封）：IP67/68
- 订货号：52010285
- 电缆颜色
 - 1 = BN = 棕色
 - 2 = WT = 白色
 - 3 = BU = 蓝色
 - 4 = BK = 黑色

带 Harting Han7D 插头的仪表



- A 带 Harting Han7D 插头的仪表的电气连接
- B 仪表上的连接插头
- 棕色
- ≡ 黄/绿相间
- + 蓝色

材质：镀镍黄铜（CuZn），插座和插头采用镀金触点


供电电压

- 模拟量/HART：Ex d、Ex e 防爆场合、非防爆场合：供电电压：10.5 ... 35 V_{DC}
- 模拟量/HART：Ex i 防爆场合：供电电压：10.5 ... 30 V_{DC}
- HART：标称电流：4...20 mA HART

i 模拟量/HART：必须对供电单元进行测试，确保满足安全要求（例如 PELV、SELV、2 类电源）且必须符合相关的协议规范。4...20 mA 的要求与 HART 相同。

按照 IEC/EN 61010 标准安装合适断路保护器。

等电势连接



- 1 接地端，连接等电势线


i 如需要，仪表接线前将等电势线连接至变送器的外部接地端。

- i** 为实现最佳电磁兼容性：
- 等电势线尽可能短
 - 导线横截面积不得小于 2.5 mm² (14 AWG)

接线端子

- 电源接线端和内部接地端：0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG)
- 外部接地端：0.5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

电缆入口



A0045414

- 1 电缆入口
2 堵头

电缆入口类型与仪表型号相关。



连接电缆必须向下铺设，确保水汽不会进入接线腔。

如需要，建立排水回路或使用防护罩。

电缆规格

- 电缆外径取决于所使用的电缆入口
- 电缆外径
 - 塑料缆塞：Ø5 ... 10 mm (0.2 ... 0.38 in)
 - 镀镍黄铜缆塞：Ø7 ... 10.5 mm (0.28 ... 0.41 in)
 - 不锈钢缆塞：Ø7 ... 12 mm (0.28 ... 0.47 in)

过电压保护

不带选配过电压保护单元的仪表

Endress+Hauser 设备符合 IEC / DIN EN 61326-1 (表 2: 工业环境) 产品标准的要求。

执行 IEC / DIN EN 61326-1 标准规定的瞬态过电压测试，根据端口类型（直流电、输入/输出端口）施加不同的测试电压（IEC / DIN EN 61000-4-5 浪涌抗扰度测试）：
直流电端口和输入/输出端口的测试电压为 1000 V 线对地

带选配过电压保护单元的仪表

- 击穿电压：最小 400 V DC
- 根据 IEC / DIN EN 60079-14 第 12.3 节 (IEC / DIN EN 60060-1 第 7 章) 进行测试
- 标称放电电流：10 kA

过电压保护等级

II 级过电压防护

性能参数

响应时间	■ HART：非循环模式：最小值为 330 ms，典型值为 590 ms（取决于命令号和前导序数） ■ HART：循环模式（突发）：最小值为 160 ms，典型值为 350 ms（取决于命令号和前导序数）
参考操作条件	■ 符合 IEC 62828-2 标准 ■ 环境温度 T_A 恒定；适用温度范围：+22 ... +28 °C (+72 ... +82 °F) ■ 湿度 ϕ 恒定；适用湿度范围：5...80 % rF $\pm$ 5 % ■ 环境压力 p_A 恒定，适用压力范围：860 ... 1 060 mbar (12.47 ... 15.37 psi) ■ 传感器安装位置：水平方向偏差$\pm$1° ■ 在 LOW SENSOR TRIM 和 HIGH SENSOR TRIM 参数中，分别输入传感器量程下限值和上限值 ■ 膜片材质：AISI 316L (1.4435) ■ 供电电压：24 V DC $\pm$ 3 V DC ■ HART 负载：250 Ω ■ 量程比：TD = URL/ URV - LRV ■ 量程基于零点设定
总体性能	性能参数即设备的测量精度。影响测量精度的因素可以分为以下两类： ■ 设备的总体性能 ■ 安装条件 所有性能参数均符合$\geq \pm 3$ sigma 要求。 设备的总体性能包括参考测量精度和环境温度产生的测量误差，计算公式如下： $\text{总体性能} = \pm \sqrt{(E1)^2 + (E2)^2 + (E3)^2}$ E1 = 参考测量精度 E2 = 环境温度变化产生的测量误差 E3 = 静压力对测量误差的影响 隔膜密封系统的影响（进入 Applicator 仪表选型软件的“Sizing Diaphragm Seal”模块计算） 计算 E2： 环境温度每变化$\pm$28 °C (50 °F)产生的测量误差 （对应温度范围：-3 ... +53 °C (+27 ... +127 °F)） $E2 = E2_M + E2_E$ E2_M = 主要温度误差 E2_E = 电子部件误差 ■ 数值仅适用于采用 316L (1.4435) 膜片的仪表 ■ 以上均为标定量程下的数值。

通过 Endress+Hauser Applicator 仪表选型软件计算整体性能

详细测量误差（例如用于其他温度范围的仪表）均可进入 Applicator 仪表选型软件的“[Sizing Pressure Performance](#)”计算。



通过 Endress+Hauser Applicator 仪表选型软件计算隔膜密封系统误差

隔膜密封系统误差未考虑。在 Applicator 仪表选型软件的“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块中单独计算。



参考测量精度[E1]

参考测量精度包括采用极限点法测定的非线性度、压力回差和非重复性，符合 IEC62828-1 / IEC 61298-2 标准。列举的参考测量精度适用于量程比 TD 不超过 100:1 的标准型仪表。

带单侧隔热管隔膜密封系统的仪表

测量单元	标准型	铂金型
100 mbar (1.5 psi)	TD 1:1...5:1 = ±0.10 % TD > 5:1 = ±0.02 % · TD	-
500 mbar (7.5 psi)	TD 1:1...15:1 = ±0.075 % TD > 15:1 = ±(0.0015 % · TD + 0.053 %)	-
3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi)	TD 1:1...15:1 = ±0.075 % TD > 15:1 = ±(0.0015 % · TD + 0.053 %)	-

带单侧或双侧毛细管隔膜密封系统的仪表，或带高压侧隔热管和低压侧毛细管隔膜密封系统的仪表

测量单元	标准型	铂金型
100 mbar (1.5 psi)	TD 1:1...5:1 = $\pm 0.15\%$ TD > 5:1 = $\pm 0.03\% \cdot \text{TD}$	-
500 mbar (7.5 psi)	TD 1:1...5:1 = $\pm 0.15\%$ TD > 5:1 = $\pm 0.03\% \cdot \text{TD}$	-
3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi)	TD 1:1...15:1 = $\pm 0.1\%$ TD > 15:1 = $\pm (0.006\% \cdot \text{TD} + 0.01\%)$	-

温度变化产生的测量误差[E2]

E2_M: 主要温度误差

相比于参考环境温度[IEC 62828-1], 环境温度引起的测量误差[IEC62828-1 / IEC61298-3]定义为最低或最高环境或过程温度条件下的最大误差值。

100 mbar (1.5 psi) 测量单元
±(0.07 % · TD + 0.07 %)

500 mbar (7.5 psi) 测量单元
±(0.03 % · TD + 0.017 %)

3 bar (45 psi)、16 bar (240 psi)和 40 bar (600 psi)测量单元
±(0.012 % · TD + 0.017 %)

E2_E: 电子部件误差

- 4...20 mA: 0.05 %
- 数字量输出 (HART) : 0 %

E3_M: 主要静压力误差

静压影响为过程静压力变化对输出的影响 (在不同静压下与大气压输出的差值[IEC 62828-2 / IEC 61298-3], 包含零点与满量程的影响) 。

100 mbar (1.5 psi) 测量单元
标准型
■ 对零点的影响: ±0.203 % · TD / 70 bar (1050 psi)
■ 对满量程的影响: ±0.15 % / 70 bar (1050 psi)

500 mbar (7.5 psi) 测量单元
标准型
■ 对零点的影响: ±0.07 % · TD / 70 bar (1050 psi)
■ 对满量程的影响: ±0.10 % / 70 bar (1050 psi)

3 bar (45 psi) 测量单元
标准型
■ 对零点的影响: ±0.049 % · TD / 70 bar (1050 psi)
■ 对满量程的影响: ±0.05 % / 70 bar (1050 psi)

16 bar (240 psi)和 40 bar (600 psi)测量单元
标准型
■ 对零点的影响: ±0.049 % · TD / 70 bar (1050 psi)
■ 对满量程的影响: ±0.02 % / 70 bar (1050 psi)

分辨率	电流输出: <1 µA
-----	-------------

总体误差	仪表的总体误差包括总体性能和长期稳定性影响, 计算公式如下: 总体误差 = 总体性能 + 长期稳定性
------	---

使用 Endress+Hauser Applicator 仪表选型软件计算总体误差

可使用 Applicator 仪表选型软件的“[Sizing Pressure Performance](#)”模块计算具体误差 (例如其他温度范围内的误差) 。



通过 Endress+Hauser Applicator 仪表选型软件计算隔膜密封系统误差

隔膜密封系统误差未考虑。在 Applicator 仪表选型软件的“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块中单独计算。



A0038925

长期稳定性

100 mbar (1.5 psi) 测量单元


- 1 年: $\pm 0.08\%$
- 5 年: $\pm 0.12\%$
- 10 年: $\pm 0.20\%$
- 15 年: $\pm 0.28\%$

500 mbar (7.5 psi)、3 bar (45 psi)、16 bar (240 psi) 和 40 bar (600 psi) 测量单元

- 1 年: $\pm 0.025\%$
- 5 年: $\pm 0.05\%$
- 10 年: $\pm 0.10\%$
- 15 年: $\pm 0.15\%$

响应时间 (T63 和 T90)**死区时间和时间常数**

死区时间和时间常数示意图，符合 IEC62828-1 标准：



A0019786

动态响应：电流输出

取决于隔膜密封系统。使用 Applicator 选型软件进行计算。


预热时间 (符合 IEC62828-4 标准)

不超过 5 秒

安装

安装方向

带单侧或双侧隔热管隔膜密封系统的仪表




A0038658

- A 变送器水平安装，带长隔热管（高压侧）
- B 变送器垂直安装，带长隔热管（高压侧）
- C 变送器水平安装，带短隔热管（高压侧）
- D 变送器垂直安装，带短隔热管（高压侧）

带单侧或双侧毛细管隔膜密封系统的仪表

在真空应用场合中，压力变送器安装在下部隔膜密封系统下方。



A0039528



如需进行安装检查，参见“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块。

订购选项：

- ...m 毛细管，316L，带标准护套
- ...m 毛细管，316L，带 PVC 涂层护套
- ...m 毛细管，316L，带 PTFE 护套
- ...ft 毛细管，316L，带标准护套
- ...ft 毛细管，316L，带 PVC 涂层护套
- ...ft 毛细管，316L，带 PTFE 护套

隔膜密封型仪表的安装说明

概述

隔膜密封系统与压力变送器共同组成封闭的已标定系统，通过隔膜密封系统和变送器测量系统中的充注口充注填充液。充注口已经密封，禁止打开。

对于带隔膜密封系统和毛细管的仪表，选择传感器时必须注意毛细管内部的填充液柱静压力引起的零点漂移。如需要，执行零点校正。如果选择小量程档传感器，调整安装位置会导致传感器过量程（调整安装位置的目的是修正填充液柱方向引起的零点漂移）。

对于带毛细管的仪表，使用合适的支架（安装架）进行安装。

安装毛细管隔膜密封型仪表时，必须完全消除应变，避免毛细管出现弯曲（毛细管的弯曲半径： $\geq 100 \text{ mm}$ (3.94 in)）。

安装毛细管，确保无振动影响（避免产生额外的压力波动）。


禁止在加热或冷却管道附近安装毛细管，同时采取遮阳保护措施。

详细安装说明参见 **Applicator** 仪表选型软件的“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块。

真空应用

在真空应用场合中，压力变送器安装在隔膜密封系统下方。防止毛细管中的填充液导致隔膜密封系统出现附加真空负载。

压力变送器安装在隔膜密封系统上方时，禁止超出最大高度差 h_1 。最大高度差 h_1 参见 **Applicator** 仪表选型软件的“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块。



A0038720

测量单位 mm (in)

A 真空应用场合中的推荐安装位置

B 安装在下部隔膜密封系统上方

h1 高度差 (参见 Applicator 仪表选型软件的“Sizing Diaphragm Seal”模块)

1 仪表

2 弯曲半径 $\geq 100 \text{ mm}$ (3.94 in)。确保消除应变，防止毛细管出现弯曲。

最大高度差取决于填充液的密度和隔膜密封系统正压侧（空罐）的最小允许绝压。

清洗指南

Endress+Hauser 提供冲洗环作为附件订购，无需在过程中拆卸压力变送器即可清洗膜片。



详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

传感器选择和布置

液位测量

敞开式罐体中的液位测量：使用带单侧温度隔离器隔膜密封系统的仪表

- 仪表直连安装至罐体
- 负压侧作为大气压参考端

密闭式罐体中的液位测量：使用带单侧温度隔离器隔膜密封系统的仪表

- 仪表直连安装至罐体
- 通过引压管连接负压侧，负压侧连接点始终高于最高液位

密闭式罐体中的液位测量：使用带单侧或双侧毛细管隔膜密封系统的仪表

仪表安装在下部隔膜密封系统下方

下部隔膜密封系统顶端与上部隔膜密封系统底端之间的区域才能保证可靠测量液位。

含蒸汽的密封式罐体中的液位测量：使用带单侧温度隔离器隔膜密封系统的仪表

- 仪表直连安装至罐体
- 通过引压管连接负压侧，负压侧连接点始终高于最高液位
- 疏水阀确保负压侧压力恒定
- 测量含固介质时（例如脏污液体），安装分离器和排放阀有助于去除固体沉积物


差压测量

气体、蒸汽和液体的差压测量：使用带单侧或双侧毛细管隔膜密封系统的仪表

- 毛细管隔膜密封系统安装在管道顶部或侧面
- 在真空应用场合中，仪表安装在测量点下方

分离型外壳的安装架

分离型外壳通过安装架安装在墙壁或管道上（适用管径 $1\frac{1}{4}''\dots 2''$ ）。



A0028493

测量单位 mm (in)

订购信息:


可以作为附件单独订购, 订货号: 71102216



如果分离型外壳随仪表一同订购, 随箱包装中提供安装架。

墙装和管装

Endress+Hauser 提供仪表的管装架和墙装架:



A0031326

- 墙装架和管装架 (包含管装安装架和两个螺母)
- 仪表固定螺丝的材质取决于订购选项



技术参数 (例如材质、外形尺寸或订货号) 参见《特殊文档》SD01553P。

特殊安装指南

分离型传感器 (含分离型外壳)

仪表外壳 (包括电子插件) 与测量点分开安装。


这样仪表可以在下列工况下实现可靠测量:

- 在特别困难的测量条件下 (测量点安装空间狭小或操作困难)
- 测量点在强振动工况下工作时

电缆类型:

- PE 电缆: 长度为 2 m (6.6 ft)、5 m (16 ft) 和 10 m (33 ft)
- FEP 电缆: 长度为 5 m (16 ft)

传感器出厂前已预安装过程连接和电缆。外壳（含电子插件）和安装支架分开包装。电缆两端均配备插座，可简便地连接至外壳（含电子插件）和传感器上。



A0038724

- 1 分离型传感器（含电子插件）
- 2 安装支架（标准供货件），适用于墙装或管装
- 3 电缆，两端均配备插座
- 4 过程转接头
- 5 传感器过程连接

订购信息：

- 包含安装支架的远程传感器（含电子插件），可通过 **Configurator** 产品选型软件订购
- 安装架可以作为附件单独订购，订货号：71102216

电缆技术参数：


- 最小弯曲半径：120 mm (4.72 in)
- 电缆拔出力：最大 450 N (101.16 lbf)
- 抗 UV 紫外线

在防爆危险区中使用：

- 安装在本安防爆场合中（Ex ia/IS）
- FM/CSA IS：仅允许安装在 Div. 1 防爆场合中


降低安装高度

相比于标准型仪表，该型号过程连接的安装高度会降低。



A0047097

- 1 过程转接头



A0047098

- 1 带显示单元的仪表，盖板带玻璃视窗（适用 Ex d 和粉尘防爆仪表）
- 2 带显示单元的仪表，盖板带塑料视窗
- 3 不带显示单元的仪表，盖板不带视窗
- 4 过程转接头

环境条件

环境温度范围	以下列举的参数适用于过程温度不超过+85 °C (+185 °F)的数值。在更高过程温度下，允许环境温度范围会受到限制。 - 无段码显示屏和图形显示屏： - 标准：-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) - 可选温度范围：-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)，使用寿命缩短，性能降低 - 可选温度范围：-54 ... +85 °C (-65 ... +185 °F)；仪表在温度低于-50 °C (-58 °F)时受损 - 带段码显示屏或图形显示屏：-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)，显示单元可能无法正常工作，例如显示速度和显示对比度受影响。在-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)环境温度范围内，显示单元正常工作。 - 段码显示屏：最高-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)，使用寿命缩短，性能降低 - 带 PVC 涂层毛细管护套的仪表：-25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F) - 带分离型外壳：-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) 高温工况：使用带单侧隔热管的隔膜密封系统，或带单侧或双侧毛细管的隔膜密封系统。请使用安装架！ 振动工况：使用带毛细管的仪表。
	防爆危险区 - 在防爆危险区中使用的仪表时，参见《安全指南》和《安装或控制图示》 - 在-54 ... +85 °C (-65 ... +185 °F)环境温度范围内，防爆仪表（例如 ATEX/ IEC Ex 等认证）可以在爆炸性环境中工作（更低温度通过特殊选型订购）。Ex ia 防爆仪表要求环境温度不低于-50 °C (-58 °F)（更低温度通过特殊选型订购）。Ex d 防爆仪表在温度≤-50 °C (-58 °F)下工作，通过外壳保证仪表的防爆性能。无法完全保证变送器性能，也无法完全保证 Ex ia 的防爆等级。
储存温度	- 不带 LCD 液晶显示： - 标准：-40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F) - 可选温度范围：-50 ... +90 °C (-58 ... +194 °F)，使用寿命缩短，性能降低 - 可选温度范围：-54 ... +90 °C (-65 ... +194 °F)；Ex d 防爆仪表在温度低于-50 °C (-58 °F)时受损 - 带 LCD 液晶显示：-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) - 带分离型外壳：-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) 带 M12 插头，弯型：-25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F) 带 PVC 涂层毛细管护套的仪表：-25 ... +90 °C (-13 ... +194 °F)
海拔高度	不超过海平面之上 5 000 m (16 404 ft)
气候等级	CL 4K4H，符合 DIN EN 60721-3-4 标准；大气温度：-20 ... +55 °C (-4 ... +131 °F)；相对湿度：4...100%。 允许冷凝。
工作环境	在强腐蚀性环境中工作 在腐蚀性环境中（例如海洋环境或沿海地区），Endress+Hauser 建议使用带 PVC 或 PTFE 护套的毛细管和不锈钢外壳。特殊涂层能够为变送器提供额外保护（TSP 特殊选型）。
防护等级	遵循 IEC 60529 和 NEMA 250-2014 标准测试。 外壳和过程连接 IP66/68 TYPE 4X/6P IP68 TYPE 4/6P（测试条件：1.83 米水柱，持续 24 小时） 电缆入口 - M20 缆塞，塑料，IP66/68 TYPE 4X/6P - M20 缆塞，镀镍黄铜，IP66/68 TYPE 4X/6P - M20 缆塞，316L，IP66/68 TYPE 4X/6P - M20 螺纹接头，IP66/68 TYPE 4x/6P

- G1/2 螺纹接头, IP66/68 TYPE 4X/6P
如果选择 G1/2 螺纹接头, 仪表出厂时标配 M20 螺纹接头, 随箱包装中提供 G1/2 螺纹转接头及配套文档资料
- NPT1/2 螺纹接头, IP66/68 TYPE 4X/6P
- 运输防护堵头: IP22 TYPE 2
- HAN7D 直角插头, IP65 NEMA Type 4X
- M12 插头
外壳关闭且连接连接电缆: IP66/67 NEMA Type 4X
外壳打开或未连接连接电缆: IP20, NEMA Type 1

注意**M12 插头和 HAN7D 插头: 安装不当将无法保证 IP 防护等级!**

- ▶ 插入并拧紧连接电缆, 才能确保仪表的 IP 防护等级。
- ▶ 使用 IP67 NEMA Type 4X 防护等级的连接电缆, 才能确保仪表的 IP 防护等级。
- ▶ 安装堵头或连接电缆, 否则无法保证设计 IP 防护等级。

使用分离型外壳的仪表的过程连接和转接头**FEP 电缆**

- IP69 (传感器端)
- IP66 TYPE 4/6P
- IP68 TYPE 4/6P (测试条件: 1.83 米水柱, 持续 24 小时)

PE 电缆

- IP69 (传感器端)
- IP66 TYPE 4/6P
- IP68 TYPE 4/6P (测试条件: 1.83 米水柱, 持续 24 小时)

抗振性**双腔室外壳, 铝材**

机械结构	正弦波, 符合 IEC62828-1 / IEC61298-3 标准	抗冲击性
带隔热管的仪表	10...60 Hz: ± 0.075 mm (0.0030 in) 60...500 Hz: 1 g	15 g

双腔室外壳, 不锈钢

机械结构	正弦波, 符合 IEC62828-1 / IEC61298-3 标准	抗冲击性
带隔热管的仪表	10...60 Hz: ± 0.075 mm (0.0030 in) 60...500 Hz: 1 g	15 g

双腔室外壳, L 型

机械结构	正弦波, 符合 IEC62828-1 / IEC61298-3 标准	抗冲击性
带隔热管隔膜密封系统的仪表 ¹⁾	10...60 Hz: ± 0.075 mm (0.0030 in) 60...500 Hz: 1 g	15 g

- 1) 在高温工况中使用带隔热管隔膜密封系统或带毛细管隔膜密封系统的仪表。如果同时还存在振动, Endress+Hauser 建议使用带毛细管的仪表。必须使用安装架安装带隔热管或毛细管的仪表。

电磁兼容性 (EMC)

- 电磁兼容性符合 EN 61326 标准和 NAMUR NE21 标准的所有要求
- 安全完整性等级符合 EN 61326-3x 标准
- 最大偏差: 小于满量程的 0.5% (量程比 TD 1:1)

详细信息参见欧盟符合性声明。

过程条件

过程温度范围

注意

允许过程温度与过程连接、环境温度和认证型式相关。
▶ 进行仪表选型时必须考虑文档中列举的温度参数。

隔膜密封系统的填充液

填充液	$P_{abs} = 0.05 \text{ bar (0.725 psi)}$ ¹⁾	$P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}$ ²⁾
硅油	-40 ... +180 °C (-40 ... +356 °F)	-40 ... +250 °C (-40 ... +482 °F)
高温油	-20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)	-20 ... +400 °C (-4 ... +752 °F) ^{3) 4) 5)}
低温油	-70 ... +120 °C (-94 ... +248 °F)	-70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)
植物油	-10 ... +160 °C (+14 ... +320 °F)	-10 ... +220 °C (+14 ... +428 °F)
惰性油	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)	-40 ... +175 °C (-40 ... +347 °F) ^{6) 7)}

- 1) $P_{abs} = 0.05 \text{ bar (0.725 psi)}$ 时的允许温度范围（注意设备和系统的允许温度范围）
- 2) $P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}$ 时的允许温度范围（注意设备和系统的允许温度范围）
- 3) $P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}$ 时: 325 °C (617 °F)
- 4) $P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}$ ，且不超过 200 小时: 350 °C (662 °F)
- 5) $P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}$ ，且不超过 10 小时: 400 °C (752 °F)
- 6) $P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}$ 时: 150 °C (302 °F)
- 7) $P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}$ ，且不超过 200 小时: 175 °C (347 °F)

填充液	密度 ¹⁾ kg/m ³
硅油	970
高温油	995
低温油	940
植物油	920
惰性油	1900

- 1) 20 °C (68 °F)时的隔膜密封系统填充液密度

隔膜密封系统的工作温度范围取决于使用的填充液、毛细管长度和内径、过程温度，以及隔膜密封的充油量。进入 **Applicator** 仪表选型软件的“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块，可以详细进行温度范围、负压范围和温度范围的计算。



A0038925

氧气应用（气态）

氧气和其他气体可以与油、油脂和塑料发生爆炸性反应。因此必须采取以下预防措施：

- 必须遵照国家要求清洁所有系统部件（例如测量仪表）。
- 根据所用材料，氧气应用场合中禁止超出指定最高温度和最大压力。

可选购仪表（而非附件）清洗服务。

- $p_{\max}$: 法兰标称压力, 最大 80 bar (1200 psi)
- $T_{\max}$: 60 °C (140 °F)

密封圈

低压侧 (-) 的密封圈	温度	压力标准
FKM	-20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)	-
FKM 除油脂清洗	-10 ... +85 °C (+14 ... +185 °F)	-
FKM 氧气应用	-10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)	-
FFKM	-10 ... +85 °C (+14 ... +185 °F)	MWP: 160 bar (2 320 psi)
	-25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)	MWP: 100 bar (1 450 psi)
EPDM	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)	-
PTFE	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)	PN > 160 bar (2 320 psi) 最低过程温度: -20 °C (-4 °F)
PTFE 氧气应用	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)	PN > 160 bar (2 320 psi) 最低过程温度: -20 °C (-4 °F)

- 隔膜密封系统和焊接毛细管: 注意填充液的允许温度范围
- 通常, PMD78B 的单侧 OPL 值为 160 bar (2 320 psi), 双侧 OPL 值为 240 bar (3 480 psi)
更低温度通过特殊选型订购

过程温度范围 (变送器温度)

带单侧隔热管隔膜密封系统的仪表

- 取决于仪表设计 (参见“机械结构”章节)
- 取决于隔膜密封系统和填充液: -70 ... +400 °C (-94 ... +752 °F)
- 注意填充液的允许温度范围。
- 注意最大允许表压和最高允许温度
- 注意密封圈的允许过程温度范围

安装方式:

- 变送器水平安装, 带长隔热管: 400 °C (752 °F)
- 变送器垂直安装, 带长隔热管: 300 °C (572 °F)
- 变送器水平安装, 带短隔热管: 200 °C (392 °F)
- 变送器垂直安装, 带短隔热管: 200 °C (392 °F)

带单侧或双侧毛细管隔膜密封系统的仪表

- 取决于隔膜密封系统和填充液: -70 °C (-94 °F) ... +400 °C (+752 °F)
- 过程连接的 A4 螺丝、螺纹温度隔离器: $T_{\min} = -60$ °C (-76 °F)
- 注意最大允许表压和最高允许温度

带钽材质膜片的隔膜密封系统

-70 ... +300 °C (-94 ... +572 °F)

带 PTFE 涂层的隔膜密封系统隔膜的仪表


防粘涂层具备高抗摩擦性能, 可以保护隔膜免受磨损性介质的影响。

注意

PTFE 涂层使用不当会导致仪表损坏!

- ▶ PTFE 涂层设计用于避免磨损性介质干扰隔膜密封系统正常工作, 不耐受腐蚀性介质。

下图为带 0.25 mm (0.01 in) 厚度 PTFE 涂层的 AISI 316L (1.4404/1.4435) 隔膜的仪表适用温度范围:




A0045213

i 在真空应用中: $p_{abs} \leq 1 \text{ bar (14.5 psi)} \dots 0.05 \text{ bar (0.725 psi)}$, 最高+150 °C (302 °F)。
如果选择 PTFE 涂层, 则标配传统隔膜。

隔膜密封系统的毛细管护套

过程温度取决于环境温度。

- 316L: 无限制
- PTFE: 无限制
- PVC: 参见下图



A0038682

过程压力范围

压力标准

警告

仪表的最大压力取决于承压能力最弱的部件 (例如过程连接、选配安装件或安装附件)。

- ▶ 仅允许在部件允许压力范围内使用仪表!
- ▶ 最大工作压力 (MWP): 铭牌上标识有 MWP, 为+20 °C (+68 °F) 参考温度下的最大允许工作压力, 对仪表始终适用。注意最大工作压力 MWP 与温度的关系。在更高温度下使用法兰连接型仪表时, 允许压力值参见下列标准: EN 1092-1 标准 (就材质的温度稳定性而言, 材料 1.4435 和 1.4404 的成分相同, 均被列入 EN 1092-1 标准中)、ASME B 16.5a 标准、JIS B 2220 标准 (始终以最新标准为准)。如有差异, 参见《技术资料》的相关章节。
- ▶ 过压限定值是指设备在测试过程中可以持续承受的最大压力。某种因素下, 它大于最大工作压力。参考温度条件为+20 °C (+68 °F)。
- ▶ 压力设备指令 (2014/68/EU) 使用缩写“PS”。“PS”代表设备的 MWP (最大工作压力)。
- ▶ 测量单元量程和过程连接的 OPL 小于测量单元标称值时, 仪表在工厂中按照过程连接 OPL 值设置。需要使用测量单元的整个量程范围, 应选择更高 OPL 值的过程连接 (1.5 x PN; MWP = PN)。
- ▶ 氧气应用场合中不得超过 P_{max} 和 T_{max} 。


爆破压力

必须根据指定的爆破压力预估可能发生的承压部件完全损坏和/或设备泄漏情况。因此务必通过仔细的设备规划和标准制定避免此类操作条件。

隔热

隔热管隔膜密封系统的保温层

仪表有保温层厚度要求。最大允许保温层厚度的参考条件：保温材料的导热系数不超过 $0.04 \text{ W/(m} \times \text{K)}$ ，且满足最高允许环境温度和过程温度要求。上述数值在“静态空气”工况下测定。



A0039331

- 1 保温材料
- A 变送器水平安装，带长隔热管
- B 变送器垂直安装，带长隔热管
- C 变送器水平安装，带短隔热管
- D 变送器垂直安装，带短隔热管

不使用保温层时环境温度降低 5 K。

图号	T _a ¹⁾	T _p ²⁾
A	50 °C (122 °F)	400 °C (752 °F)
	85 °C (185 °F)	85 °C (185 °F) ³⁾
	-50 °C (-58 °F)	50 °C (122 °F)
	-35 °C (-31 °F)	-70 °C (-94 °F)
B	55 °C (131 °F)	300 °C (572 °F) ³⁾
	85 °C (185 °F)	85 °C (185 °F)
	-50 °C (-58 °F)	50 °C (122 °F)
	-35 °C (-31 °F)	-70 °C (-94 °F)
C	60 °C (140 °F)	200 °C (392 °F) ³⁾
	85 °C (185 °F)	85 °C (185 °F)
	-50 °C (-58 °F)	10 °C (50 °F)
	-30 °C (-22 °F)	-70 °C (-94 °F)
D	67 °C (153 °F)	200 °C (392 °F) ³⁾
	85 °C (185 °F)	85 °C (185 °F)
	-50 °C (-58 °F)	10 °C (50 °F)
	-30 °C (-22 °F)	-70 °C (-94 °F)

1) 变送器最高环境温度

2) 最高过程温度

3) 过程温度：最高+400 °C (+752 °F)，取决于所用填充液

超纯气体应用

Endress+Hauser 提供特殊应用场合中使用的仪表，例如超纯气体（经过除油脂清洗）。此类仪表对过程条件无特殊限制。

氢气应用

在气体测量和水溶液测量应用中，**镀金**金属隔膜能够防止氢气渗透。

机械结构

 使用 Product Configurator 产品选型软件查询具体外形尺寸：www.endress.com

搜索产品 → 开始设置 → 完成设置后，点击“CAD”

下列尺寸为近似值。因此和 www.endress.com 上的数值可能存在差异。


设计及外形尺寸

仪表高度


仪表高度包括

- 外壳高度
- 可选安装部件高度，例如温度隔离器或毛细管
- 不同过程连接的高度

不同部件高度参见以下章节。将不同部件的高度相加，计算仪表高度。考虑安装间隙（安装仪表所需的空間）。




- A 安装间隙
B 外壳高度
b 过程连接高度
C 传感器安装支架高度
D 安装部件宽度，包括传感器安装支架



- A 安装间隙
B 外壳高度
C 侧法兰
b 过程连接

外形尺寸

双腔室外壳



A0038377


测量单位 mm (in)

- 1 带显示单元的仪表，盖板带玻璃视窗（适用 Ex d 和粉尘防爆仪表）：132 mm (5.2 in)
- 2 带显示单元的仪表，盖板带塑料视窗：121 mm (4.76 in)
- 3 不带显示单元的仪表，盖板不带视窗：118 mm (4.65 in)



盖板可选配符合 ANSI 安全色标准的红色（RAL3002 色号）涂层。

双腔室外壳, L 型



A0038381


测量单位 mm (in)

- 1 带塑料视窗的盖板高度: 144 mm (5.67 in) (适用 Ex d 和粉尘防爆仪表)
- 2 带塑料视窗的盖板高度: 133 mm (5.24 in)
- 3 不带视窗的盖板



盖板可选配符合 ANSI 安全色标准的红色 (RAL3002 色号) 涂层。

分体式传感器（分离型外壳）



测量单位 mm (in)

1 81 mm (3.19 in)

L 电缆长度

带隔热管的仪表的过程连接

选择过程连接和毛细管

仪表的高压侧（HP）和低压侧（LP）可以安装不同的过程连接。

还可在仪表的低压侧（LP）安装毛细管。


使用带毛细管的隔膜密封系统时，必须充分消除应力影响，以防毛细管过度弯曲（毛细管的弯曲半径： ≥ 100 mm (3.94 in)）。

实例：

- 高压侧的过程连接：DN80 法兰
- 低压侧的过程连接：DN50 法兰

优势：

- 提供多种订购选项，优化满足特定安装要求
- 最优系统设计，降低使用成本
- 毛细管长度可调节，安装更简便
- 轻松适应现有安装条件




测量单位 mm (in)



如果需要选择其他过程连接和毛细管长度，必须使用免费选型软件的“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块进行仪表选型和订购。

概覽：帶單側或雙側隔熱管隔膜密封系統的仪表




A0038658

- A 变送器水平安装，带长隔热管
- B 变送器垂直安装，带长隔热管
- C 变送器水平安装，带短隔热管
- D 变送器垂直安装，带短隔热管

带单侧隔膜密封系统（高压侧）的仪表的过程连接

带长隔热管的设备




A0038662

测量单位 mm (in)

- 1 高压侧
- 2 低压侧
- 3 螺纹深度: 15 mm (0.59 in)
- 4 螺纹深度: 12 mm (0.47 in) (± 1 mm (0.04 in))

带短隔热管的仪表



A0038664

测量单位 mm (in)

- 1 高压侧
- 2 低压侧
- 3 螺纹深度: 15 mm (0.59 in)
- 4 螺纹深度: 12 mm (0.47 in) (±1 mm (0.04 in))

带双侧毛细管隔膜密封系统的
仪表的过程连接

选择过程连接和毛细管

仪表的高压侧 (HP) 和低压侧 (LP) 可以安装不同的过程连接。

仪表的高压侧 (HP) 和低压侧 (LP) 可以安装不同长度的毛细管。


使用带毛细管的隔膜密封系统时, 必须充分消除应力影响, 以防毛细管过度弯曲 (毛细管的弯曲半径: $\geq 100 \text{ mm}$ (3.94 in))。

实例:

- 高压侧的过程连接: DN80 法兰
- 低压侧的过程连接: DN50 法兰
- 高压侧的毛细管长度: 2 m (6.6 ft)
- 低压侧的毛细管长度: 5 m (16 ft)

优势:

- 提供多种订购选项, 优化满足特定安装要求
- 最优系统设计, 降低使用成本
- 低压侧和高压侧的毛细管长度可调节, 安装更简便
- 轻松适应现有安装条件




A0039308

测量单位 mm (in)

i 如果需要选择其他过程连接和毛细管长度，必须使用免费选型软件的“Sizing Diaphragm Seal”模块进行仪表选型和订购。

主仪表



A0039309

4 正视图、左视图、右视图。螺母始终安装在负压侧。测量单位 mm (in)

- 1 隔膜密封系统的安装位置
- 2 螺纹深度: 15 mm (0.59 in)
- 3 螺纹深度: 12 mm (0.47 in) (±1 mm (0.04 in))

带隔膜密封系统的仪表的过程连接



- 以下图纸均为示意图
- 随箱包装中的隔膜密封系统的实际尺寸可能与文档中列举的尺寸有所不同
- 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心

过程连接


OPL 和 MWP

传感器与过程连接的最大 OPL（过压限定值）和 MWP（最大工作压力）可能有所不同。
最大 OPL 和 MWP 参过程连接的技术文档资料。

术语

- DN、NPS 或 A: 法兰尺寸的字母数字代号
- PN、Class 或 K: 部件压力等级的字母数字代号

扁平密封圈，齐平安装膜片



A0021635

D 直径
 d_M 最大膜片直径
 b 厚度

单位: mm (in)

材质 ¹⁾	DN	PN ²⁾	D mm	b mm	重量 kg (lb)
AISI 316L	DN 50	PN 16...400	102	20...22	1.3 (2.87)
	DN 80	PN 16...400	138	20...22	2.3 (5.07)
	DN 100	PN 16...400	162	20...22	3.1 (6.84)

1) 如果选购 PTFE 涂层，标配常规材质膜片。

2) 隔膜密封系统的标称压力。仪表的最大压力取决于承压能力最弱的部件。

材质	NPS	Class ¹⁾	D in	b in	重量 kg (lb)
AISI 316L	2	150...2500	3.62	0.79...0.87	1.3 (2.87)
	3	150...2500	5.00	0.79...0.87	2.3 (5.07)
	4	150...2500	6.22	0.79...0.87	3.1 (6.84)


1) 隔膜密封系统的标称压力。仪表的最大压力取决于承压能力最弱的部件。

膜片最大直径: $\varnothing d_M$

公称口径 DN	标称压力 PN	$\varnothing d_M$ (mm)					
		316L TempC	316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)	PTFE
50	16...400	61	-	62	60	59	52
80	16...400	89	-	90	92	89	80
100	16...400	-	89	90	92	89	-

公称管道尺寸 NPS	压力等级 Class	$\varnothing d_M$ (in)					
		316L TempC	316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)	PTFE
2	150...2500	2.40	-	2.32	2.36	2.32	2.05
3	150...2500	3.50	-	3.54	3.62	3.50	3.14
4	150...2500	-	3.14	3.50	3.62	3.50	-

EN1092-1 法兰，齐平安装膜片，隔膜密封系统
 连接尺寸符合 EN1092-1 标准。



A0045226

ØD 法兰口径
 c₄ 厚度
 Ød₁ RF 突面
 f₁ RF 突面
 Øk 节圆直径
 ØL 孔径
 Ød_M 最大膜片直径

单位: mm


法兰 1) 2) 3) 4)							螺栓孔			隔膜密封系统
DN	PN	型式	ØD	c ₄	Ød ₁	f ₁	数量	ØL	Øk	重量
			mm	mm	mm	mm		mm	mm	kg (lb)
DN 50	PN 10...40	B1	165	20	102	3	4	18	125	3.2 (7.06)
DN 50	PN 63	B2	180	26	102	3	4	22	135	4.52 (9.97)
DN 50	PN 100...160	B2	195	30	102	3	4	26	145	6.07 (13.38)
DN 80	PN 10...40	B1	200	24	138	3	8	18	160	5.54 (12.22)
DN 80	PN 100	B2	230	32	138	3	8	26	180	8.85 (19.51)
DN 100	PN 10...16	B1	220	20	158	3	8	18	180	5.65 (12.46)
DN 100	PN 25...40	B1	235	24	162	3	8	22	190	7.6 (16.76)
DN 100	PN 100	B2	265	36	162	3	8	30	210	13.3 (29.33)

- 1) 材质: AISI 316L
- 2) 接液部件的表面光洁度 $R_a < 0.8 \mu\text{m}$ ($31.5 \mu\text{in}$), 包括 Alloy C276 合金、Monel 蒙乃尔、钽、金 (> 316L) 或 PTFE 材质的法兰 (所有标准) 突面。更高表面光洁度可通过特殊选型订购。
- 3) 法兰突面材质与膜片材质相同。
- 4) 如果选购 PTFE 涂层, 标配常规材质膜片。

膜片最大直径: $\varnothing d_M$

公称口径 DN	标称压力 PN	$\varnothing d_M$ (mm)					
		316L TempC	316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)	PTFE
DN 50	PN 10...40	61	-	57	60	59	52
DN 50	PN 63	-	52	62	60	59	-
DN 50	PN 100...160	-	52	62	60	59	-
DN 80	PN 10...40	89	-	89	92	89	80
DN 80	PN 100	-	80	90	92	90	-
DN 100	PN 10...16	-	80	90	92	89	-
DN 100	PN 25...40	-	80	90	92	89	-
DN 100	PN 100	-	80	90	92	89	-

EN1092-1 带颈法兰，齐平安装膜片，隔膜密封系统
 连接尺寸符合 EN 1092-1 标准。



A0045227

ØD 法兰口径
 c₄ 厚度
 Ød₁ RF 突面
 Øk 节圆直径
 ØL₂ 孔径
 Ød_M 最大膜片直径
 Ød₃ 法兰颈直径
 L 法兰颈长度

单位: mm


法兰 ^{1) 2)}						螺栓孔		隔膜密封系统	
DN	PN	型式	ØD	c ₄	Ød ₁	数量	ØL	Øk	Ød _M ³⁾
			mm	mm	mm		mm	mm	mm
DN 50	PN 10...40	B1	165	20	102	4	18	125	48
DN 80	PN 10...40	B1	200	24	138	8	18	160	73

- 1) 材质: AISI 316L
 2) 使用 Alloy C276 合金材质的膜片时，法兰突面材质与法兰颈材质均为 316L
 3) 最大膜片直径

法兰颈				
DN	PN	L	Ød ₃	重量
		mm	mm	kg (lb)
DN 50	PN 10...40	50 / 100 / 150 / 200	48.3	3.44 (7.59) / 3.8 (8.4) / 4.1 (9.04) / 4.4 (9.7)
DN 80	PN 10...40	50 / 100 / 150 / 200	76	6.2 (13.7) / 6.7 (14.8) / 7.27 (16.03) / 7.8 (17.2)

ASME B16.5 法兰，齐平安装膜片，隔膜密封系统

连接尺寸符合 ASME B 16.5 标准 (RF 突面)



A0045230

ØO 法兰口径
 tf 厚度
 ØR RF 突面
 f RF 突面
 ØW 节圆直径
 Øg₂ 孔径
 Ød_M 最大膜片直径

单位: in

法兰 1) 2) 3)						螺栓孔		隔膜密封系统	
NPS	Class	ØO	tf	ØR	f	数量	Øg ₂	ØW	重量
in		in	in	in	in		in	in	kg (lb)
2	150	6	0.69	3.62	0.06	4	3/4	4.75	2.5 (5.51)
2	300	6.5	0.81	3.62	0.06	8	3/4	5	3.4 (7.5)
2	400/600	6.5	1	3.62	0.25	8	3/4	5	4.3 (9.48)
2	900/1500	8.5	1.5	3.62	0.25	8	1	6.5	10.3 (22.71)
2	2500	9.25	2	3.62	0.25	8	1 1/8	6.75	15.8 (34.84)
3	150	7.5	0.88	5	0.06	4	3/4	6	5.1 (11.25)
3	300	8.25	1.06	5	0.06	8	7/8	6.62	7.0 (15.44)
3	400/600	6.5	1.25	5	0.25	8	7/8	6.62	8.6 (18.96)
3	900	9.5	1.5	5	0.25	8	1	7.5	13.3 (29.33)
4	150	9	0.88	6.19	0.06	8	3/4	7.5	7.2 (15.88)
4	300	10	1.19	6.19	0.06	8	7/8	7.88	11.7 (25.8)

1) 材质: AISI 316/316L; 结合 AISI 316 的承压能力和 AISI 316L 的耐化学腐蚀性能 (双重防护)


2) 接液部件的表面光洁度为 $R_a < 0.8 \mu\text{m}$ ($31.5 \mu\text{in}$), 包括 Alloy C276 合金、Monel 蒙乃尔、钽、金或 PTFE 材质的法兰 (所有标准) 突面。更高表面光洁度可通过特殊选型订购。

3) 法兰突面材质与膜片材质相同。

膜片最大直径: Ød_M

公称管道尺寸 NPS	压力等级 Class	Ød _M (in)				
		316L TempC	316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)
2	150	2.40	-	2.44	2.44	2.44
2	300	2.40	-	2.44	2.44	2.44
2	400/600	-	2.05	2.44	2.44	2.44
2	900/1500	-	2.05	2.44	2.44	2.44
2	2500	-	2.05	2.44	2.44	2.44
3	150	3.50	-	3.62	3.62	3.62
3	300	3.50	-	3.62	3.62	3.62
3	400/600	-	3.15	3.62	3.62	3.62
3	900	-	3.15	3.62	3.62	3.62
4	150	-	3.15	3.62	3.62	3.62
4	300	-	3.15	3.62	3.62	3.62

ASME B16.5 带颈法兰，齐平安装膜片，隔膜密封系统
连接尺寸符合 ASME B 16.5 标准（RF 突面）



A0045232

ØO 法兰口径
tf 厚度
ØR RF 突面
ØW 节圆直径
Øg₂ 孔径
Ød_M 最大膜片直径
Ød₃ 法兰颈直径
L 法兰颈长度


单位: in

法兰 ^{1) 2) 3)}					螺栓孔			隔膜密封系统
NPS	Class	ØO	tf	ØR	数量	Øg ₂	ØW	Ød _M ⁴⁾
in		in	in	in		in	in	in
2	150	6	0.69	3.62	4	3/4	4.75	1.9
3	150	7.5	0.88	5	4	3/4	6	2.87
4	150	9	0.88	6.19	8	3/4	7.5	3.5

- 1) 材质: AISI 316/316L。结合 AISI 316 的承压能力和 AISI 316L 的耐化学腐蚀性能（双重防护）
2) 使用 Alloy C276 合金材质的膜片时，法兰突面材质为 316L。
3) 如果选购 PTFE 涂层，标配常规材质膜片。
4) 最大膜片直径

法兰颈				
NPS	Class	L	d ₃	重量
in		in (mm)	in (mm)	kg (lb)
2	150	2 (50.8) / 4 (101.6) / 6 (152.4) / 8 (203.2)	1.9 (48.3)	3.84 (8.47) / 4.16 (9.17) / 4.47 (9.86) / 4.77 (10.52)
3	150	2 (50.8) / 4 (101.6) / 6 (152.4) / 8 (203.2)	2.99 (76)	6.0 (13.2) / 6.6 (14.5) / 7.1 (15.7) / 7.8 (17.2)
4	150	2 (50.8) / 4 (101.6) / 6 (152.4) / 8 (203.2)	3.7 (94)	8.6 (19) / 9.9 (21.8) / 11.2 (24.7) / 12.4 (27.3)

JIS 法兰，齐平安装膜片，隔膜密封系统
 连接尺寸符合 JIS B 2220 BL 标准（突面）



A0021680

D 法兰口径
 b 厚度
 g RF 突面
 f 突面厚度
 k 节圆直径
 g₂ 孔径

单位: mm

法兰 ^{1) 2) 3)}						螺栓孔			隔膜密封系统
A ⁴⁾	K ⁵⁾	D	b	g	f	数量	g ₂	k	重量
		mm	mm	mm	mm		mm	mm	kg (lb)
50 A	10 K	155	16	96	2	4	19	120	2.3 (5.07)
80 A	10 K	185	18	127	2	8	19	150	3.3 (7.28)
100 A	10 K	210	18	151	2	8	19	175	4.4 (9.7)


- 1) 材质: AISI 316L
- 2) 接液部件的表面光洁度 $R_a < 0.8 \mu\text{m}$ (31.5 μin)，包括 Alloy C276 合金、Monel 蒙乃尔、钽、金或 PTFE 材质的法兰（所有标准）突面。更高表面光洁度可通过特殊选型订购。
- 3) 法兰突面材质与膜片材质相同。
- 4) 法兰尺寸的字母数字代号。
- 5) 部件压力等级的字母数字代号。

膜片最大直径: Ød_M

A ¹⁾	K ²⁾	Ød _M (mm)					
		316L TempC	316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)	PTFE
50 A	10 K	-	52	62	60	59	-
80 A	10 K	-	80	-	-	-	-
100 A	10 K	-	80	-	-	-	-

- 1) 法兰尺寸的字母数字代号。
- 2) 部件压力等级的字母数字代号。

温度隔离器，ISO228 螺纹，ASME 螺纹，DIN13 螺纹，隔膜密封系统，316L 和 TempC 膜片材质



图号	说明	材质	量程档	标称压力 PN	重量
			bar (psi)		kg (lb)
A	ISO228 G $\frac{1}{2}$ EN837 螺纹，带金属密封圈（镀银），-60 ... +400 °C (-76 ... +752 °F)	AISI 316L, A4 螺纹	≤ 100 (1450)	PN 100	2.35 kg (5.18 lb)
B	DIN13 M20x1.5 螺纹，带金属密封圈（镀银），-60 ... +400 °C (-76 ... +752 °F)				2.30 kg (5.07 lb)
C	ASME MNPT $\frac{1}{2}$ 螺纹，带金属密封圈（镀银），-60 ... +400 °C (-76 ... +752 °F)				2.35 kg (5.18 lb)

重量

外壳

包括电子部件和显示单元的重量。

- 双腔室外壳
 - 铝: 1.4 kg (3.09 lb)
 - 不锈钢: 3.3 kg (7.28 lb)
- 双腔室外壳, L 型腔室: 1.7 kg (3.75 lb)

分离型传感器 (含分离型外壳)

- 外壳: 参见“外壳”章节
- 外壳转接头: 0.55 kg (1.21 lb)
- 过程转接头: 0.36 kg (0.79 lb)
- 电缆:
 - PE 电缆, 2 米长度: 0.18 kg (0.40 lb)
 - PE 电缆, 5 米长度: 0.35 kg (0.77 lb)
 - PE 电缆, 10 米长度: 0.64 kg (1.41 lb)
 - FEP 电缆, 5 米长度: 0.62 kg (1.37 lb)
- 安装架: 0.46 kg (1.01 lb)

测量单元的基本重量, 包括侧法兰和安装材质

3.3 kg (7.28 lb)

隔热管

- 隔热管, 短: 0.22 kg (0.49 lb)
- 隔热管, 长: 0.40 kg (0.88 lb)

毛细管

- 316L (标准毛细管护套) :
0.16 kg/m (0.35 lb/m) + 0.2 kg (0.44 lb)
(每根毛细管的重量, m)
- 毛细管, 316L, 带 PVC 护套:
0.21 kg/m (0.46 lb/m) + 0.2 kg (0.44 lb)
(每根毛细管的重量, m)
- 毛细管, 316L, 带 PTFE 护套:
0.29 kg/m (0.64 lb/m) + 0.2 kg (0.44 lb)
(每根毛细管的重量, m)

过程连接

重量参数参见具体过程连接。

Ex d 防爆仪表: 0.63 kg (1.39 lb)

附件

安装架: 0.5 kg (1.10 lb)

接液部件材质**膜片材质**

- 316L (1.4435)
- 316L (1.4435), TempC
TempC 膜片即“温度补偿膜片”
与常规系统相比, 此类膜片可以有效避免环境温度和过程温度变化对隔膜密封系统的影响
- Alloy C276 合金
法兰突面材质与膜片材质相同
对于带颈法兰连接型仪表, 法兰突面为 316L 材质
 - EN 1092-1 法兰: 316L
 - ASME 法兰: F316/316L
- 钽
法兰突面材质与膜片材质相同
对于带颈法兰连接型仪表, 法兰突面为 316L 材质
 - EN 1092-1 法兰: 316L
 - ASME 法兰: F316/316L
- Monel 蒙乃尔 (Alloy 400 合金)
法兰突面材质与膜片材质相同
对于带颈法兰连接型仪表, 法兰突面为 316L 材质
 - EN 1092-1 法兰: 316L
 - ASME 法兰: F316/316L

膜片涂层

- PTFE, 0.25 mm (0.01 in)
PTFE 涂层仅适用常规膜片
- 金涂层, 厚度 25 µm
TempC 镀金膜片不提供防腐保护!
金涂层仅适用 TempC 膜片

密封圈

- PTFE
- FKM (FDA 21 CFR 177.2600)
- EPDM
- FFKM
- FFKM Chemraz

过程连接

参见具体过程连接。

附件

 技术参数 (例如材质、外形尺寸或订货号) 参见《特殊文档》SD01553P。

非接液部件材质

双腔室外壳和外壳盖

- 铝材，表面带聚酯粉末涂层，符合 EN1706 AC43400 标准（降低铜含量（不超过 0.1 %），防止发生腐蚀）
- 不锈钢（ASTM A351 : CF3M（对应于 AISI 316L 材质的铸件） / DIN EN 10213 : 1.4409）

双腔室外壳和外壳盖，L 型

铝材，表面带聚酯粉末涂层，符合 EN1706 AC43400 标准（降低铜含量（不超过 0.1 %），防止发生腐蚀）

分离型外壳

- 安装架
 - 安装架：AISI 316L (1.4404)
 - 螺丝和螺母：A4-70
 - 半壳：AISI 316L (1.4404)
- 分离型外壳上的电缆密封圈：EPDM
- 分离型外壳上的缆塞：AISI 316L (1.4404)
- 分离型外壳上的 PE 电缆：耐磨损电缆，采用可消除应力的 Dynema 材质；铝箔屏蔽层；聚乙烯（PE-LD）绝缘层，黑色；铜双绞线，抗 UV 紫外老化
- 分离型外壳上的 FEP 电缆：耐磨损电缆；镀锌钢丝网屏蔽；氟化乙烯丙烯（FEP）绝缘层，黑色；铜双绞线，抗 UV 紫外老化
- 分离型外壳上的过程转接头：AISI 316L (1.4404)

铝外壳上的铭牌

- 聚酯粘贴标签
- 对于低温型仪表：悬挂式金属位号牌，316L (1.4404)

不锈钢外壳上的铭牌

- 金属铭牌，316L (1.4404)
- 铭牌紧固件（铆钉），316Ti (1.4571)
- 对于低温型仪表：悬挂式金属位号牌，316L (1.4404)

电缆入口

- M20 缆塞：
 - 塑料、镀镍黄铜或 316L（取决于具体订购型号）
 - 堵头，塑料、铝或 316L（取决于具体订购型号）
- M20 螺纹：
 - 堵头，铝或 316L（取决于具体订购型号）
- G1/2 螺纹：
 - 铝或 316L 转接头（取决于订购型号）
 - 如果选择 G1/2 螺纹，标准发货为 M20 螺纹带 G1/2 连接头，并附相应文档
- NPT1/2 螺纹：
 - 堵头，铝或 316L（取决于具体订购型号）
- M12 插头：
 - 镀镍黄铜或 316L（取决于具体订购型号）
 - 堵头，铝或 316L（取决于具体订购型号）
- HAN7D 插头：
 - 铝、压铸锌、钢
 - 堵头，铝或 316L（取决于具体订购型号）

填充液

- 硅油，FDA 21 CFR 175.105 认证
- 植物油，FDA 21 CFR 172.856 认证
- 高温油
- 低温油
- 惰性油（不适合低于 -20 °C (-4 °F) 的温度）

连接件

- 外壳与过程连接的连接: AISI 316L (1.4404)
- 螺丝和螺母:
 - PN 160: DIN 931-M12x90-A4-70 六角螺栓
 - PN 160: DIN 934-M12-A4-70 六角螺母
- 传感器主体: AISI 316L (1.4404)
- 定位螺丝: DIN 915 M 6x8 A2-70
- 轴承: DIN 5401 (1.3505)
- 温度隔离器: AISI 316L (1.4404)
- 侧法兰: AISI 316/316L (1.4408) / CF3M (铸钢等同于 AISI 316L 材质)
- 热缩护套管 (仅适用带 PVC 涂层或 PTFE 护套的毛细管): 聚烯烃

毛细管护套

AISI 316L

- 毛细管: AISI 316 Ti (1.4571)
- 毛细管保护软管: AISI 316L (1.4404)

PVC 涂层

- 毛细管: AISI 316 Ti (1.4571)
- 毛细管保护软管: AISI 316L (1.4404)
- 涂层: PVC
- 毛细管接合点的热缩管: 聚烯烃

PTFE 护套

- 毛细管: AISI 316 Ti (1.4571)
- 毛细管保护软管: AISI 316L (1.4404)
- 护套: PTFE
- 单耳卡箍: 1.4301

附件



技术参数 (例如材质、外形尺寸或订货号) 参见《特殊文档》SD01553P。

可操作性

操作方式

针对特定用户任务的多级操作菜单结构

- 用户操作向导
- 诊断
- 应用
- 系统

调试快速安全

- 带图形用户界面的交互式设置向导，指导用户调试 FieldCare、DeviceCare 或 DTM、AMS，以及基于 PDM 的第三方软件或 SmartBlue
- 引导式菜单，包含各个参数的简要说明
- 在设备上操作和通过调试软件操作的方法相同

内置 HistoROM 数据存储单元

- 即使更换电子模块也能保证转移各项参数设置
- 设备中最多记录 100 条事件信息

高效诊断提高测量的稳定性

- 纯文本显示系统内置补救措施
- 多种仿真选项

蓝牙模块（可选安装在现场显示单元中）

- 使用 SmartBlue 应用程序，或安装有 DeviceCare（1.07.00 或更高版本）或 FieldXpert SMT70 的个人计算机对设备进行快速简便的设置
- 无需其他工具或转接头
- 使用 Bluetooth® 蓝牙无线技术，实现加密点对点单向数据传输（通过 Fraunhofer 研究所测试）和带密码保护的通信

语言


显示语言

- 英语（如果没有订购其他语言，出厂设置为英语）
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano
- Nederlands
- Portuguesa
- Polski
- русский язык (Russian)
- Türkçe
- 中文 (Chinese)
- 日本語 (Japanese)
- 한국어 (Korean)
- Bahasa Indonesia
- tiếng Việt (Vietnamese)
- čeština (Czech)
- Svenska

现场操作

电子插件上的操作按键和 DIP 开关

HART



A0039285

- 1 操作按键，量程下限 (Zero) 设置
- 2 操作按键，量程上限 (Span) 设置
- 3 DIP 开关，报警电流设置
- 4 DIP 开关，锁定和解锁仪表

i 相对于其他方式（例如 FieldCare/DeviceCare），通过 DIP 开关进行的设置具有最高优先级。


现场显示单元

仪表显示单元（可选）

功能:

- 显示测量值、故障信息和提示信息
- 发生故障时背光显示从绿色切换至红色
- 仪表显示单元可以拆除，方便后续操作

i 可以在仪表显示单元的附加选项中选择 Bluetooth® 蓝牙无线技术。




A0047143

图 5 段码显示屏

- 1 测量值
- 2 棒图（与电流输出成正比）
- 3 测量值单位
- 4 锁定（仪表锁定时出现此图标）
- 5 蓝牙功能（蓝牙连接时此图标闪烁）
- 6 HART 通信（开启 HART 通信时出现此图标）或
- 7 开平方（输出测量值开平方时出现）
- 8 电流输出测量值，单位：%

下图为示例。显示单元取决于其设置。




A0047141

图 6 图形显示屏，带光敏按键。

- 1 测量值
- 2 测量值单位
- 3 棒图（与电流输出成正比）
- 4 棒图单位
- 5 电流输出图标
- 6 显示的测量值图标（例如 p = 压力）
- 7 光敏按键
- 8 按键反馈图标。可选不同显示图标：圆圈（空心）= 短按按键；圆圈（实心）= 长按按键；圆圈（带 X）= 由于蓝牙连接无法操作
- 9 设备位号
- 10 蓝牙功能（蓝牙连接时此图标闪烁）
- 11 HART 通信（开启 HART 通信时出现此图标）或
- 12 锁定（仪表锁定时出现此图标）
- 13 开平方图标

远程操作

通过 HART 通信或蓝牙操作



A0044334

图 7 通过 HART 通信实现远程操作

- 1 PLC（可编程逻辑控制器）
- 2 变送器供电单元，例如 RN221N（含通信电阻）
- 3 连接 Commubox FXA195 和 AMS Trex™ 设备通讯器
- 4 AMS Trex™ 设备通讯器
- 5 计算机，安装有调试软件（例如 DeviceCare/FieldCare、AMS Device View、SIMATIC PDM）
- 6 Commubox FXA195（USB）
- 7 Field Xpert SMT70
- 8 蓝牙调制解调器，带连接电缆（例如 VIATOR）
- 9 变送器

通过服务接口（CDI）

使用 Commubox FXA291 将仪表 CDI 接口连接至 Windows 个人计算机或笔记本电脑的 USB 端口。

通过 Bluetooth®蓝牙无线技术操作（可选）

前提条件

- 仪表，带 Bluetooth 蓝牙接口的显示单元
- 智能手机或平板电脑（安装有 Endress+Hauser SmartBlue App）、个人计算机（安装有 1.07.00 或更高版本的 DeviceCare）或 FieldXpert SMT70

蓝牙有效传输范围：25 m (82 ft)。传输范围取决于环境条件，例如附件、墙壁或天花板。



设备通过蓝牙连接后，显示单元上的操作按键即被锁定。

系统集成

HART

版本号 7

配套调试软件

安装有 Endress+Hauser SmartBlue (app)、DeviceCare (1.07.00 或更高版本)、FieldCare、DTM、AMS 和 PDM 的智能手机或平板电脑。

HistoROM

更换电子插件时，可通过重新连接 HistoROM 传输存储数据。没有 HistoROM 模块，设备将无法工作。

设备序列号保存在 HistoROM 模块中。电子模块序列号保存在电子模块中。

证书和认证

登陆公司官网 (www.endress.com)，打开 Configurator 产品选型软件，查询最新证书和认证信息：

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择配置。

CE 认证	仪表符合相关 EC 指令的法律要求。Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的仪表均成功通过了所需测试。
RCM-Tick 认证	随箱包装中的产品或测量系统符合 ACMA（澳大利亚通讯及媒体局）制定的网络完整性、互操作性、性能参数以及健康与安全法规要求。同时还满足电磁兼容性要求。产品铭牌上带有 RCM-Tick 标志。  A0029561
防爆认证	■ ATEX ■ CSA ■ NEPSI ■ UKCA ■ INMETRO ■ KC ■ EAC（申请中） ■ JPN ■ 组合认证 防爆参数单独成册，用户可按需索取。对用于防爆危险区的认证设备，其标准文档资料包含防爆手册。 其他认证申请中。 防爆型智能手机和平板电脑 在防爆危险区中仅允许使用防爆型移动终端设备。
EAC 符合性声明	设备符合 EAC 准则的法律要求。详细信息参见相应 EAC 符合性声明和适用标准。 Endress+Hauser 确保贴有 EAC 标志的设备均成功通过了所需测试。
溢出保护认证（申请中）	仪表遵循德国水资源法（WHG）第 63 节规定的溢出保护装置认证指南（ZG-US:2012-07）测试。
功能安全性 SIL/ IEC 61508 一致性声明（可选）	带 4...20 mA 输出信号的仪表遵循 IEC 61508 标准设计。仪表用于过程液位和压力监测，最高可实现 SIL 3 功能安全等级。安全功能、设置和功能安全参数的详细信息参见《功能安全手册》。
通过船级认证	■ ABS（美国航运局） ■ LR（英国船级社） ■ BV（法国船级社） ■ DNV GL（挪威船级社/德国船级社）
无线电认证	带 Bluetooth 蓝牙功能（低功耗）的显示单元已通过无线电认证，符合 CE 和 FCC 法规。显示单元上提供相关认证信息及标签。
测试报告	测试、证书、声明 ■ EN 10204 - 3.1 材质证书（金属接液部件材质证书） ■ NACE MR0175 / ISO 15156（金属接液部件）、声明 ■ NACE MR0103 / ISO 17945（金属接液部件）、声明 ■ AD 2000（金属接液部件）、声明，不包括膜片 ■ ASME B31.3 过程管道规范、声明

- ASME B31.1 动力管道规范、声明
- 变送器环境温度 (-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)) ; 传感器部分参见规格参数
- 变送器环境温度 (-54 ... +85 °C (-65 ... +185 °F)) ; 传感器部分参见规格参数
- 压力测试、内部程序、测试报告
- 氮气泄漏测试、内部程序、测试报告
- 光谱现场测试 (PMI) 、内部程序 (接液金属部件) 、测试报告
- 焊接文档、接液/压缝、声明

进入设备浏览器查询电子版测试报告、声明和检测证书: 输入铭牌上的序列号 (www.endress.com/deviceviewer) 。

适用订购选项“标定”和“测试、证书”。

印刷版产品文档

可以订购印刷版测试报告、声明和检验证书 (订购选项“印刷版产品文档”)。这些文档可随产品一同订购。

标定

五点标定证书

十点标定证书, ISO/IEC 17025 溯源认证

制造商声明

登陆 Endress+Hauser 公司网站可下载多种制造商声明。其他制造商声明可通过 Endress+Hauser 当地销售中心订购。

下载符合性声明

www.endress.com → 资料下载

压力设备指令 2014/68/EU (PED)

最大允许压力不超过 200 bar (2 900 psi)的压力设备

压力设备指令 2014/68/EU 规定: 最大工作压力 PS 不超过 200 bar (2 900 psi)的压力设备被列为压力组件。如果设备的最大工作压力不超过 200 bar (2 900 psi), 且设备体积不超过 0.1 L, 压力设备需要符合压力设备指令的要求 (参见压力设备指令 2014/68/EU 4.3 条款)。压力设备指令仅要求压力设备按照“成员国合理设计”标准设计和制造。

参考标准:

- 压力设备指令 (PED) 2014/68/EU 4.3 条款
- 压力设备指令 2014/68/EU, 委员会“压力”工作组, 指南 A-05 + A-06

注意:

安装在安全仪表系统中的压力仪表需要单独检查, 保护管道或罐体, 防止压力超出允许范围 (压力设备指令 2014/68/EU 2.4 条款列举的安全装置和组件)。

氧气应用场合

已通过验证和清洗, 适用氧气 (O₂) 应用场合 (接液部件)

去除水性油漆干扰物 (PWIS)

对变送器进行特殊清洗, 以去除水性油漆干扰物 (PWIS), 例如用于喷涂车间。

中国 RoHS 认证

仪表带有明确标识, 符合 SJ/T 11363-2006 法规 (中国 RoHS 认证)。

RoHS 认证

测量系统符合危险物质限制准则 2011/65/EU (RoHS 2)的要求。

其他证书

电气系统和 (可燃和易燃) 过程流体间的过程密封件的等级符合 UL 122701 标准 (前身为 ANSI/ISA 12.27.01 标准)

Endress+Hauser 设备遵循 UL 122701 (前身为 ANSI/ISA 12.27.01 标准) 标准设计, 用户无需为管道提供二次过程密封, 满足 ANSI/NFPA 70 (NEC) 和 CSA 22.1 (CEC) 要求, 节约安装成本。设备遵循北美安装规范, 是安全且经济的安装方案, 满足带压工况下危险流体测量要求。设备采用“单层密封”, 通过下列认证:

CSA C/US IS, XP, NI:

160 bar (2 400 psi)

详细信息参见相关设备的控制图示。

计量认证

如果选择订购选项“中国”，仪表标配中文铭牌，符合《中华人民共和国产品质量法》。

订购信息

订购信息	详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心 (www.addresses.endress.com) , 或登陆网站 www.endress.com 进入 Product Configurator 产品选型软件查询: 1. 点击“产品筛选”按钮, 或在搜索栏中直接输入基本型号, 选择所需产品。 2. 打开产品主页。 点击配置按钮, 打开 Configurator 产品选型软件。  Product Configurator: 产品选型工具 ■ 最新设置参数 ■ 取决于设备型号: 直接输入测量点参数, 例如测量范围或显示语言 ■ 自动校验排他选项 ■ 自动生成订货号及其明细, PDF 文件或 Excel 文件输出 ■ 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购
供货清单	供货清单包括: ■ 仪表 ■ 选配附件 相关文档资料: ■ 《简明操作指南》 ■ 《出厂检测报告》 ■ 防爆仪表 (例如 ATEX、IECEX、NEPSI 等) 的《附加安全指南》 ■ 可选: 出厂标定表格、测试证书  登陆网站下载《操作手册》: www.endress.com → 资料下载
测量点 (位号)	■ 订购选项: 认证图标 ■ 选型代号: Z1, 位号 (TAG) , 参见附加选项 ■ 位号牌位置: 在附加选项中选择 ■ 不锈钢位号牌 ■ 自粘纸标签 ■ 补充铭牌 ■ 无线射频识别标签 (RFID TAG) ■ 无线射频识别标签 (RFID TAG) + 不锈钢位号牌 ■ 无线射频识别标签 (RFID TAG) + 自粘纸标签 ■ 无线射频识别标签 (RFID TAG) + 随箱标签/铭牌 ■ 位号说明: 在附加选项中选择 3 行, 每行最多 18 个字符 - 指定位号显示在所选标签和/或无线射频识别标签 (RFID TAG) 中。 ■ 电子铭牌 (ENP) 标识: 32 位
测试报告、声明和检验证书	在设备浏览器中查询电子版测试报告、符合性声明和检测证书: 输入铭牌上的序列号 (www.endress.com/deviceviewer)  印刷版产品文档 可以订购印刷版测试报告、符合性声明和检测证书 (订购选项 570 “服务”, 选型代号 I7 “印刷版产品文档”)。出厂时仪表随箱包装中提供相关文档资料。

应用软件包

Heartbeat Technology 心跳技术

适用范围

适用所有设备型号。

可选心跳自校验和心跳自监测功能。

心跳诊断

- 设备连续自监测
- 诊断信息输出至：
 - 现场显示单元
 - 资产管理系统（例如 FieldCare 或 DeviceCare）
 - 自动化系统（例如 PLC）
 - 网页服务器

心跳自校验

- 无需中断过程即可监测已安装的仪表，包括生成报告
- 清晰评估测量点（通过/失败），测试覆盖率高，保证符合制造商规格参数
- 可以用于归档记录规范要求

心跳自监测

- 传感器诊断统计：对压力信号（包括信号噪声）进行统计分析和评估，检测过程异常（例如引压管堵塞）
- 回路诊断：检测测量回路电阻值升高或供电电压下降
- 过程容限：设置用户自定义压力和温度限值，检测动态压力冲击或跟踪加热系统或保温层故障
- 向外部状态监测系统持续提供附加监测数据，用于预维护或过程监测

详细信息

参见 Heartbeat Technology 心跳技术的《特殊文档》。

附件

设备专用附件	机械附件 ■ 外壳安装架 ■ 冲洗环 ■ 防护罩  技术参数（例如材质、外形尺寸或订货号）参见《特殊文档》SD01553P。 插头 ■ M12 直角插头，5 米电缆（IP67 防护等级），接头螺母，Cu Sn/Ni ■ M12 插头，接头螺母（IP67 防护等级），Cu Sn/Ni ■ M12 直角插头，接头螺母（IP67 防护等级），Cu Sn/Ni  安装堵头或连接电缆，否则无法保证设计 IP 防护等级。 焊接安装附件  详细信息参见焊座、过程转接头和法兰的《技术资料》TI00426F。
设备浏览器	设备浏览器（ www.endress.com/deviceviewer ）中列举了测量设备的所有备件及其订货号。

补充文档资料



配套技术文档资料的查询方式如下：

- 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer)：输入铭牌上的序列号
- Endress+Hauser Operations App：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码（二维码）

标准文档资料

- 《技术资料》：设计规划指南
文档包含设备的所有技术参数、附件和可以随设备一起订购的其他产品的简要说明
- 《简明操作指南》：获取首个测量值的快速指南
文档包含从到货验收到初始调试的所有必要信息
- 《操作手册》：参考指南
文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃

补充文档资料

根据订购的仪表型号，随箱提供相应的附加文档资料：必须始终严格遵守补充文档资料中的各项说明。补充文档资料是整套设备文档的组成部分。

应用文档



《应用文档》FA00004P

压力测量，用于过程压力、差压、液位和流量测量的专业仪表

特殊文档



《特殊文档》SD01553P

压力设备机械附件

文档包含可用阀组、椭圆法兰转接头、压力表阀、截止阀、冷凝管、冷凝罐、电缆截短套件、测试接头、冲洗环、截止泄放阀和防护罩的概述。

注册商标

HART®

现场通信组织的注册商标（美国德克萨斯州奥斯汀）

Bluetooth®

Bluetooth®文字和图标是 Bluetooth SIG 公司的注册商标，Endress+Hauser 获得准许使用权。其他注册商标和商标名分别归相关公司所有。



www.addresses.endress.com
