

Información técnica

Micropilot NMR84

Medición de depósitos



Aplicación

La serie de medidores inteligentes de depósitos Micropilot NMR8x se ha diseñado para efectuar mediciones de nivel de líquidos de alta precisión en aplicaciones de almacenamiento y de proceso. Satisfacen las exigentes demandas propias de la gestión de inventarios de depósitos, del control de inventario, de la transferencia de custodia, del control de pérdidas, del ahorro de coste total y del funcionamiento seguro.

Áreas típicas de aplicación

- Medición precisa de nivel de petróleo (combustibles), sustancias químicas y alcohol en tubos tranquilizadores
- El sistema inteligente NMR8x se monta directamente en el depósito, por lo que resulta ideal para instalaciones monotarea o multitarea, sirve para medir el nivel de líquido e integra una gran variedad de funciones de medición con sensores de depósito, como nivel de líquido, nivel de agua, temperatura y presión.

Ventajas

- Certificado SIL2/3 según IEC 61508 (nivel mínimo, máximo, continuo)
- Mide niveles de líquido con una precisión de +/- 0,5 mm (0,02 in) e integra sensores de temperatura, nivel de agua, presión y prevención de sobrellenado
- Robusta envolvente IP66/68, tipo NEMA 4x/6P, de acero inoxidable o aluminio y con antenas de 4" DN100 a 12" DN300
- Gran variedad de señales de salida, entre otras V1, Modbus RS 485 y protocolo HART
- Adecuado para aplicaciones a presión atmosférica y a altas presiones de hasta 25 bar/2,5 MPa/362 psi

Índice de contenidos

Información sobre el documento	3	Estructura mecánica	30
Símbolos	3	Medidas	30
Función y diseño del sistema	5	Peso	35
Principio de medición	5	Materiales	35
Integración de sensores de depósito	6	Operabilidad	38
Sistema de medición	6	Planteamiento de la configuración	38
Entrada/salida	8	Opciones de configuración	38
Medición de nivel	8	Configuración local	38
Entrada activa HART Ex ia/IS	9	Configuración a distancia	39
Módulos de E/S	10	Configuración a través de la interfaz de servicio	40
Alimentación	19	Certificados y homologaciones	41
Asignación de terminales	19	Marca CE	41
Tensión de alimentación	20	Marcado RCM	41
Consumo de potencia	20	Homologación Ex	41
Entradas de cable	21	Junta simple según ANSI/ISA 12.27.01	41
Especificación del cable	21	Seguridad funcional (SIL)	41
Protección contra sobretensiones	22	WHG	41
Categoría de sobretensión	22	Homologación de peso y medida	41
Grado de contaminación	22	Norma de radio EN302372-1/2	42
Características de funcionamiento	23	FCC/Industry Canada	42
Frecuencia de muestreo	23	Protección contra radiaciones no ionizantes	42
Condiciones de funcionamiento de referencia	23	Homologación CRN	42
Resolución del valor medido	23	Equipos a presión con presión admisible ≤ 200 bar (2 900 psi)	42
Error medido máximo	23	Prueba, certificado	43
Histéresis	23	Otras normas y directrices	43
Repetibilidad	23	Información para cursar pedidos	45
Linealidad	23	Información para cursar pedidos	45
Desviaciones a largo plazo	23	Certificado de calibración	45
Influencia de la temperatura ambiente	23	Marcado	45
Instalación	24	Paquetes de aplicaciones	46
Condiciones de instalación	24	Métodos avanzados de medición de depósitos	46
Entorno	26	Accesorios	53
Rango de temperatura ambiente	26	Accesorios específicos del equipo	53
Límites de temperatura ambiente	26	Accesorios específicos para comunicaciones	54
Clasificación de las condiciones ambientales según DIN EN 60721-3-4	27	Accesorios específicos de servicio	54
Temperatura de almacenamiento	27	Componentes del sistema	54
Humedad	27	Documentación	56
Grado de protección	27	Información técnica (TI)	56
Resistencia a sacudidas	27	Manual de instrucciones abreviado (KA)	56
Resistencia a vibraciones	27	Manual de instrucciones (BA)	56
Compatibilidad electromagnética (EMC)	27	Descripción de los parámetros del equipo (GP)	56
Altitud máxima de uso	27	Instrucciones de seguridad (XA)	56
Proceso	28	Instrucciones de instalación (EA)	56
Rango de temperatura del proceso	28	Marcas registradas	56
Rango de presión del proceso	28		
Constante dieléctrica	28		
Homologación de transferencia de custodia	29		

Información sobre el documento

Símbolos

Símbolos de seguridad

PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si usted no evita la situación peligrosa, ello podrá causar la muerte o graves lesiones.

ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

Símbolos eléctricos



Corriente alterna



Corriente continua y corriente alterna



Corriente continua



Conexión a tierra

Borne de tierra que, por lo que se refiere al operador, está conectado con tierra mediante un sistema de puesta a tierra.

Tierra de protección (PE)

Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión.

Los bornes de tierra están situados tanto en el interior como en el exterior del equipo:

- Borne de tierra interior: conecta la tierra de protección a la red principal.
- Borne de tierra exterior: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta.

Símbolos de herramientas



Destornillador Phillips



Destornillador de hoja plana



Destornillador torx



Llave Allen



Llave fija

Símbolos para ciertos tipos de información y gráficos

Admisible

Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos

Preferidos

Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles

Prohibido

Procedimientos, procesos o acciones que no están permitidos

Consejo

Indica información adicional



Referencia a documentación



Referencia a gráficos



Nota o paso individual que se debe respetar

1, 2, 3

Serie de pasos



Resultado de un paso



Inspección visual



Configuración mediante software de configuración



Parámetros protegidos contra escritura

1, 2, 3, ...

Número del elemento

A, B, C, ...

Vistas



Instrucciones de seguridad

Observe las instrucciones de seguridad incluidas en los manuales de instrucciones correspondientes




Resistencia de los cables de conexión a la temperatura

Especifica el valor mínimo de temperatura al que son resistentes los cables de conexión

Función y diseño del sistema

Principio de medición

El Micropilot es un radar de nivel de tipo direccional cuyo funcionamiento se basa en el principio de la «onda continua modulada en frecuencia» (FMCW). El radar emite a través de la antena una onda generada por un oscilador de cristal de gran precisión y cuya frecuencia varía de forma continua. La onda se refleja en la superficie del producto y el sistema de radar la recibe de nuevo.




A0023768

1 Principio FMCW: Emisión y reflexión de la onda continua.

R Punto de referencia de la medición
D Distancia entre R y la superficie del producto

La frecuencia de esta onda se modula con gran precisión, con la forma de una señal en diente de sierra, entre las dos frecuencias límite f_1 y f_2 :



A0023771

2 Principio FMCW: Resultado de la modulación de frecuencia

1 Señal emitida
2 Señal recibida

Así pues, en un instante dado, la diferencia entre las frecuencias de la señal emitida y la señal recibida es

$$\Delta f = k \Delta t$$

donde Δt es el tiempo de tránsito y k es la pendiente conocida de la modulación de frecuencia.

Δt , por otra parte, viene determinada por la distancia D entre el punto de referencia R y la superficie del producto:


$$D = (c \Delta t) / 2$$

donde c es la velocidad de propagación de la onda.

En resumen, D se puede calcular a partir del desplazamiento en frecuencia Δf medido. D se usa posteriormente para calcular el contenido del depósito.

Integración de sensores de depósito

Además de medir el nivel, el equipo también se puede usar para integrar sensores de depósito en los sistemas de inventario de depósitos. Todos los valores medidos y calculados se pueden visualizar a través del indicador integrado. También se pueden transferir a un sistema de control de inventario a través de un protocolo de comunicación de campo.



3 Integración de sensores de depósito con Micropilot (ejemplo)

A Modo HART multipunto

B Modo HART y analógico

1 Transmisor de presión

2 Transmisor de temperatura media


3 Micropilot

4 Transmisión de datos a un sistema de control de inventario a través de protocolo de campo

5 Sistema de control de inventario (p. ej., Tankvision NXA820 o Tankvision Professional NXA85)

Sistema de medición

- Desde la medición de nivel en solo un depósito hasta las más grandes aplicaciones para refinerías de petróleo, los equipos de medición de depósitos de Endress+Hauser son una parte integral de las soluciones de gestión de los parques de tanques. Se dispone de una gran variedad de protocolos de salida de datos para lograr una integración impecable en muchos sistemas de uso común.
- Un ejemplo fundamental es el Tankvision de Endress+Hauser. El sistema escalable Tankvision permite gestionar los depósitos de forma local para múltiples lazos de control a través de los protocolos Modbus o V1. Los datos acumulados están disponibles para el DCS y demás sistemas de gestión de planta a través de un Host Link.



A0027700

4 Integración de equipos de medición de depósitos en un sistema de gestión de inventario (ejemplo típico)

- 1 Proservo NMS8x
- 2 Transmisor de presión (p. ej., Cerabar)
- 3 Transmisor de temperatura (p. ej., Prothermo)
- 4 Tankside Monitor NRF81
- 5 Micropilot S FMR5xx
- 6 Micropilot NMR8x
- 7 Protocolo de campo (p. ej., Modbus, V1)
- 8 Escáner de depósito Tankvision NXA820
- 9 Ethernet
- 10 Conmutador Ethernet
- 11 Navegador de internet
- 12 Concentrador de datos Tankvision Data Concentrator NXA821
- 13 Tankvision Host Link NXA822
- 14 Modbus
- 15 DCS o PLC

Entrada/salida

Medición de nivel

Variable medida

La variable medida es la distancia entre un punto de referencia (brida de montaje) y una superficie reflectora (p. ej., la superficie del producto).

Rango de medición máximo

0,8 ... 20 m (2,6 ... 66 ft)

Antena: Planar de 100 mm/4"

Opción de característica de pedido 100: "Antena":
BD

0,8 ... 50 m (2,6 ... 164 ft)

■ Antena: Planar de 150 mm/6"

Opción de característica de pedido 100: "Antena":
BF

■ Antena: Planar de 200 mm/8"

Opción de característica de pedido 100: "Antena":
BG

■ Antena: Planar de 250 mm/10"

Opción de característica de pedido 100: "Antena":
BH

■ Antena: Planar de 300 mm/12"

Opción de característica de pedido 100: "Antena":
BJ

 Para equipos con calibración de custodia (10 puntos) con opción ITA o ITC de la característica de pedido 150 "Precisión, homologación de peso y medida": Rango de medición máximo: 30 m (98 ft)

Para equipos con calibración de custodia (10 puntos) con opción de rango ampliado ITB o ITD de la característica de pedido 150 "Precisión, homologación de peso y medida": Rango de medición máximo: 50 m (164 ft)

Frecuencia de trabajo

D ¹⁾	O ²⁾
NMR84	aprox. 6 GHz


- 1) Equipo
- 2) Frecuencia de trabajo

Potencia de transmisión

D ¹⁾	P1 ²⁾	P2 ³⁾	A ⁴⁾
NMR84	1,4 mW		21 µW

- 1) Equipo
- 2) Potencia de pulso de pico generada
- 3) Potencia de pulso de pico radiada
- 4) Potencia media de salida

Entrada activa HART Ex ia/IS



A0027364

5 Entrada activa HART Ex ia/IS

E1 HART +

E2 HART -

El equipo tiene una entrada activa HART Ex ia/IS. Proporciona características adicionales si se conectan los equipos siguientes de Endress+Hauser:

Prothermo NMT


El nivel medido se transmite al Prothermo. El Prothermo usa este nivel para calcular la temperatura media del producto.

Datos técnicos

- Tensión de alimentación del transmisor
23,0 V - $380 \Omega \cdot I_{\text{carga}}$
- Carga máxima
500 Ω incluida la línea de señal
- Corriente máxima de todos los equipos conectados
24 mA



La entrada activa HART Ex ia/IS está disponible de manera predeterminada. No es preciso elegirla explícitamente al cursar el pedido de un equipo.



A0027363

6 Posición de los módulos de E/S en el compartimento de terminales

El compartimento de terminales contiene hasta cuatro módulos de E/S, según el código de pedido.

- Los módulos con cuatro terminales se pueden situar en cualquiera de estas ranuras.
- Los módulos con ocho terminales pueden situarse en las ranuras B o C.

i La asignación exacta de los módulos a las ranuras depende de la versión del equipo. Para obtener una descripción detallada, véase el manual de instrucciones del equipo en cuestión.

- i** La selección de los módulos está sujeta a las restricciones siguientes:
- El equipo puede contener cuatro módulos de E/S como máximo.
 - Posibilidad de dos módulos de E/S con 8 terminales como máximo.

Característica de pedido 040: "Salida principal"

NMx8x - xxxx <u>XX</u> xx xx ... 040			
O ¹⁾	N ²⁾	T ³⁾	S ⁴⁾
Modbus RS485 ⁵⁾			
A1	1	4	→ 13
V1 ⁵⁾			
B1	1	4	→ 14
4-20 mA HART Ex d/XP ⁵⁾			
E1	1	8	→ 16
4-20 mA HART Ex i/IS ⁵⁾			
H1	1	8	→ 16
WM550 ⁵⁾			
C1	1	4	→ 15

- 1) Opción
- 2) Número de módulos de E/S
- 3) Número de terminales
- 4) Datos técnicos
- 5) Tipo de módulo de E/S

Característica de pedido 050: "E/S secundaria analógica"

NMx8x - xxxx xx <u>XX</u> xx ... 050			
---	--	--	--

Característica de pedido 050: "E/S secundaria analógica"

- Tipo de módulo de E/S:
1 x "Ex d/XP 4-20 mA HART + RTD entrada"
 - Opción
A1
 - Número de módulos de E/S
1
 - Número de terminales
1 x 8
 - Datos técnicos → 16
- Tipo de módulo de E/S:
2 x "Ex d/XP 4-20 mA HART + RTD entrada"
 - Opción
A2
 - Número de módulos de E/S
2
 - Número de terminales
2 x 8
 - Datos técnicos → 16
- Tipo de módulo de E/S:
1 x "Ex i/IS 4-20 mA HART+ RTD entrada"
 - Opción
B1
 - Número de módulos de E/S
1
 - Número de terminales
1 x 8
 - Datos técnicos → 16
- Tipo de módulo de E/S:
2 x "Ex i/IS 4-20 mA HART+ RTD entrada"
 - Opción
B2
 - Número de módulos de E/S
2
 - Número de terminales
2 x 8
 - Datos técnicos → 16
- Tipo de módulo de E/S:
1 x "Ex i/IS 4-20 mA HART+ RTD entrada"
1 x "Ex d/XP 4-20 mA HART + RTD entrada"
 - Opción
C2
 - Número de módulos de E/S
2
 - Número de terminales
2 x 8
 - Datos técnicos → 16
- Tipo de módulo de E/S:
ninguno
 - Opción
X0
 - Número de módulos de E/S
0
 - Número de terminales
0
 - Datos técnicos -

Característica de pedido 060: "E/S secundaria digital Ex d/XP"

NMx8x - xxxx xx xx <u>XX</u> ... 060

Característica de pedido 060: "E/S secundaria digital Ex d/XP"

- Tipo de módulo de E/S:
1 x "2x relés + 2x E/S discretas"
 - Opción
A1
 - Número de módulos de E/S
1
 - Número de terminales
1 x 4
 - Datos técnicos →  18
- Tipo de módulo de E/S:
2 x "2x relés + 2x E/S discretas"
 - Opción
A2
 - Número de módulos de E/S
2
 - Número de terminales
2 x 4
 - Datos técnicos →  18
- Tipo de módulo de E/S:
3 x "2x relés + 2x E/S discretas"
 - Opción
A3
 - Número de módulos de E/S
3
 - Número de terminales
3 x 4
 - Datos técnicos →  18
- Tipo de módulo de E/S:
1x "Modbus RS485"
 - Opción
B1
 - Número de módulos de E/S
1
 - Número de terminales
3 x 4
 - Datos técnicos →  13
- Tipo de módulo de E/S:
1x "Modbus RS485"
1 x "2x relés + 2x E/S discretas"
 - Opción
B2
 - Número de módulos de E/S
2
 - Número de terminales
2 x 4
 - Datos técnicos
→  13
→  18
- Tipo de módulo de E/S:
1x "Modbus RS485"
2 x "2x relés + 2x E/S discretas"
 - Opción
B3
 - Número de módulos de E/S
3
 - Número de terminales
3 x 4
 - Datos técnicos
→  13
→  18

- Tipo de módulo de E/S:
 - 1 x "WM550"
 - Opción
 - E1
 - Número de módulos de E/S
 - 1
 - Número de terminales
 - 1 x 4
 - Datos técnicos →  15
- Tipo de módulo de E/S:
 - 1 x "WM550"
 - 1 x "2x relés + 2x E/S discretas"
 - Opción
 - E2
 - Número de módulos de E/S
 - 2
 - Número de terminales
 - 2 x 4
 - Datos técnicos →  15
- Tipo de módulo de E/S:
 - 1 x "WM550"
 - 2 x "2x relés + 2x E/S discretas"
 - Opción
 - E3
 - Número de módulos de E/S
 - 3
 - Número de terminales
 - 3 x 4
 - Datos técnicos →  15
- Tipo de módulo de E/S:
 - ninguno
 - Opción
 - X0
 - Número de módulos de E/S
 - 0
 - Número de terminales
 - 0
 - Datos técnicos -

"Modbus RS485": Datos técnicos

Número de unidades

Máx. 15 instrumentos por lazo

Velocidad en baudios: Seleccionable

- 600 bit/s
- 1 200 bit/s
- 2 400 bit/s
- 4 800 bit/s
- 9 600 bit/s
- 19 200 bit/s

Paridad: Seleccionable

- Impar
- Par
- Ninguna

Cable

De 3 hilos, con apantallamiento

El apantallamiento se debe conectar dentro de la caja
Impedancias de terminación
En entornos específicos, puede ser necesario instalarlas
Topología
Bus serie
Distancia de transmisión
Máximo 1 200 m (3 900 ft)
Dirección del instrumento
Cada transmisor tiene configurado en su software una dirección de bus individual
Aislamiento
Las entradas de bus están aisladas eléctricamente del resto de sistemas electrónicos
Error en alarma
Mensaje de error clasificado según NAMUR NE 107

"V1": Datos técnicos

Número de unidades
Máx. 10 instrumentos por lazo
Velocidad en baudios: Seleccionable
3 300 bit/s
Cable

- Par trenzado de 2 hilos, apantallamiento recomendado
- De 2 hilos, sin apantallamiento

Impedancias de terminación
No se requiere
Topología

- Bus serie
- Estructura en árbol

Distancia de transmisión
Máximo 6 000 m (19 700 ft)
Dirección del instrumento
Cada transmisor tiene configurado en su software una dirección de bus individual
Aislamiento
El circuito de comunicación serie está aislado de los demás circuitos
Error en alarma
Mensaje de error clasificado según NAMUR NE 107

WM550: Datos técnicos

Número de unidades

Máx. 15 ¹⁾ Instrumentos por lazo

Velocidad en baudios: Seleccionable

- 600 bit/s
- 1 200 bit/s
- 2 400 bit/s
- 4 800 bit/s

Cable

- Par trenzado de 2 hilos, sin apantallamiento (recomendado)
- De 2 hilos, con o sin apantallamiento

Topología

Lazo de corriente o 2 lazos de corriente redundantes (requiere 2 módulos de E/S WM550)

Distancia de transmisión

Máximo 7 000 m (22 967 ft)

Dirección del instrumento

Cada transmisor tiene configurado en su software una dirección de bus individual

Aislamiento

El circuito de comunicación serie está aislado de los demás circuitos

Error en alarma

Mensaje de error clasificado según NAMUR NE 107

1) El número máximo de equipos depende de la tensión de salida máxima del maestro y de la caída de tensión de los esclavos. En el caso del NXA820 con equipos Nxx8x, se garantiza un número máximo de 12 equipos

Módulo de E/S "4-20 mA HART" (Ex d/XP or Ex i/IS): Datos técnicos**Datos generales**

Número de unidades

Máx. 6 instrumentos por lazo

Velocidad en baudios: Seleccionable

1 200 bit/s

Cable

- Par trenzado de 2 hilos, con apantallamiento
- Sección transversal del conductor: 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 13 AWG)

Topología

- Bus serie
- Estructura en árbol

Distancia de transmisión

Máximo 1 200 m (3 900 ft)

Dirección del instrumento

Cada transmisor de un lazo de señal tiene una dirección de bus individual. Esta se define dentro del software del transmisor y/o en un entorno de configuración auxiliar, como un sistema host o la consola de campo Field Communicator 475.

Aislamiento

Las entradas de bus están aisladas eléctricamente del resto de sistemas electrónicos

Datos de entrada

Modos operativos de entrada

- Entrada 4..20mA (1 equipo externo)
- Maestro HART + entrada 4..20mA (1 equipo externo)
- Maestro HART (hasta 6 equipos externos)

Carga interna (a tierra)

400 Ω

Rango de medición

0 ... 26 mA

Precisión

±15 µA (tras linealización y calibración)

Conexión de un Prothermo NMT

El nivel medido se transmite al Prothermo. El Prothermo usa este nivel para calcular la temperatura media del producto.

Conexión de una sonda de temperatura RTD

Conexión a 2, 3 o 4 hilos

Datos de salida

Modos operativos de salida

- Salida de 4..20mA
- Esclavo HART + salida 4..20mA

Corriente de salida

3 ... 24 mA

Precisión

±15 µA (tras linealización y calibración)


Error en alarma

Mensaje de error HART clasificado según NAMUR NE 107

Datos para uso pasivo (entrada o salida)

- Tensión mínima en los terminales
10,4 V²⁾
- Tensión máxima en los terminales
29 V²⁾

2) El cumplimiento de estos valores es obligatorio para asegurar que la información del valor medido sea correcta.




A0033030

7 Entrada o salida pasiva: Use los terminales 1 y 2

Datos para uso activo (entrada o salida)

- Tensión de alimentación del transmisor (Ex d/XP)
 $18,5 \text{ V} - 360 \Omega \cdot I_{\text{carga}}$
- Tensión de alimentación del transmisor (Ex i/IS)
 $20,0 \text{ V} - 360 \Omega \cdot I_{\text{carga}}$
- Carga de salida
 máx. 500Ω incluida línea de señal ³⁾



A0033031

8 Entrada o salida activa: Use los terminales 2 y 3

3) El cumplimiento de este valor es obligatorio para asegurar que la información del valor medido sea correcta.

"Módulo de E/S digital": Datos técnicos**Salida**

- Alimentación conmutada por relé para carga resistiva
 - 30 V_{DC} @ 2 A
 - 250 V_{DC} @ 0,1 A
 - 250 V_{AC} @ 2 A
- Tipo de relé
 - Normalmente abierto
 - Se puede ajustar a "Normalmente cerrado" con una opción de software ⁴⁾


Entrada

- Tensión de arranque máx.
 - 250 V_{AC}
 - 250 V_{DC}
- Tensión de arranque mín.
 - 25 V_{AC}
 - 5 V_{DC}
- Consumo de corriente a la tensión máxima
 - ≤ 1 mA (DC)
 - ≤ 2 mA (AC)

4) En caso de fallo de alimentación, el estado de conmutación siempre es "abierto", con independencia de la opción de software seleccionada.

Alimentación

Asignación de terminales



A0026372

9 Compartimento de terminales (ejemplo típico) y bornes de tierra



Rosca de la caja

Las roscas del sistema electrónico y del compartimento de conexiones se pueden dotar de un recubrimiento antifricción.

Lo siguiente es aplicable a todos los materiales de la caja:

✗ No lubrique las roscas de la caja.

Área de terminales A/B/C/D (ranuras para módulos de E/S)

Módulos: Hasta cuatro módulos de E/S, según el código de pedido

- Los módulos con cuatro terminales se pueden situar en cualquiera de estas ranuras.
- Los módulos con ocho terminales pueden situarse en las ranuras B o C.



La asignación exacta de los módulos a las ranuras depende de la versión del equipo. Para obtener una descripción detallada, véase el manual de instrucciones del equipo en cuestión.

Área de terminales E

Módulo: Interfaz HART Ex i/IS

- E1: H+
- E2: H-

Área de terminales F

Indicador remoto

- F1: V_{CC} (conectar al terminal 81 del indicador remoto)
- F2: Señal B (conectar al terminal 84 del indicador remoto)
- F3: Señal A (conectar al terminal 83 del indicador remoto)
- F4: Gnd (conectar al terminal 82 del indicador remoto)

Área de terminales G (para alimentación de CA de alta tensión y alimentación de CA de baja tensión)


- G1: N
- G2: No conectado
- G3: L

Área de terminales G (para alimentación de CC de baja tensión)

- G1: L-
- G2: No conectado
- G3: L+

Área de terminales: Tierra de protección


Módulo: Conexión a tierra de protección (tornillo M4)



A0018339

10 Área de terminales: Tierra de protección

Módulo de indicación y configuración a distancia DKX001



A0037025

11 Conexión del módulo de indicación y configuración a distancia DKX001 al equipo de medición de depósitos (NMR8x, NMS8x o NRF8x)

- 1 Módulo de indicación y configuración a distancia
- 2 Cable de conexión
- 3 Equipo para la medición de depósitos (NMR8x, NMS8x o NRF8x)

i El módulo de indicación y configuración a distancia DKX001 está disponible como accesorio. Para obtener más detalles, consulte el documento SD01763D.

- i** El valor medido se indica simultáneamente en el DKX001 y en el módulo de indicación y configuración local.
- No es posible acceder al menú de configuración en ambos módulos al mismo tiempo. Si se accede al menú de configuración en uno de estos módulos, el otro módulo se bloquea automáticamente. Este bloqueo permanece activo hasta que se cierra el menú en el primer módulo (vuelve a la indicación del valor medido).

Tensión de alimentación

Alimentación de CA de alta tensión:

Valor operativo:

$$100 \dots 240 \text{ V}_{\text{AC}} (-15\% + 10\%) = 85 \dots 264 \text{ V}_{\text{AC}}, 50/60 \text{ Hz}$$

Alimentación de CA de baja tensión:

Valor operativo:

$$65 \text{ V}_{\text{AC}} (-20\% + 15\%) = 52 \dots 75 \text{ V}_{\text{AC}}, 50/60 \text{ Hz}$$

Alimentación de CC de baja tensión:

Valor operativo:

$$24 \dots 55 \text{ V}_{\text{DC}} (-20\% + 15\%) = 19 \dots 64 \text{ V}_{\text{DC}}$$

Consumo de potencia

La potencia máxima depende de la configuración de los módulos. El valor muestra la máxima potencia aparente; seleccione los cables aplicables en consecuencia. La potencia eficaz consumida realmente es 12 W.

Alimentación de CA de alta tensión:

28,8 VA

Alimentación de CA de baja tensión:

21,6 VA

Alimentación de CC de baja tensión:

13,4 W

Entradas de cable

Característica de pedido 090 "Conexión eléctrica" ¹⁾	Entradas de cables (con tapones ciegos) ²⁾
A	7 x rosca M20
B	7 x rosca M25
C	7 x rosca G1/2
D	7 x rosca G3/4
E	7 x rosca NPT1/2
F	7 x rosca NPT3/4

- 1) Posición 090 del código de pedido, p. ej., NMx8x-xxxxxxxxxxxxxA...
- 2) Las entradas que NO tengan módulos de E/S en su interior se montarán directamente con tapones ciegos 316L sin adaptadores. Para conocer más detalles sobre las posiciones de los módulos, consulte el capítulo "Ranuras para los módulos de E/S" del manual de instrucciones.

 Para los equipos siguientes con homologación JPN Ex, se acoplan prensaestopas en el equipo (véase la posición 010 del código de pedido). Estos prensaestopas se deben usar.

- Micropilot NMR84-TA...
- Micropilot NMR84-TC...
- Micropilot NMR84-TE...

Especificación del cable

Terminales

Sección transversal del cable 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 13 AWG)

Uso para terminales con la función: Señal y alimentación

- Terminales de muelle (NMx8x-xx1...)
- Terminales de tornillo (NMx8x-xx2...)

Sección transversal del cable máx. 2,5 mm² (13 AWG)

Uso para terminales con la función: Borne de tierra en el compartimento de terminales

Sección transversal del cable máx. 4 mm² (11 AWG)

Uso para terminales con la función: Borne de tierra en la caja

Línea de alimentación

Para la línea de alimentación basta el cable estándar del equipo.

Líneas de señal analógica

Se debe usar cable apantallado para:

- las líneas de señal de 4 ... 20 mA,
- la conexión de RTD.

Líneas de señal de E/S digital

- Si se usan los relés, se recomienda emplear cable apantallado.
- Tenga en cuenta el esquema de puesta a tierra de la planta.

Línea de comunicación HART

Si se usa el protocolo HART, se recomienda emplear cable apantallado. Tenga en cuenta el esquema de puesta a tierra de la planta.

Línea de comunicación Modbus

- Tenga en cuenta las condiciones del cable recogidas en el documento TIA-485-A de la Telecommunications Industry Association.
- Condiciones adicionales: Use cable apantallado.

Línea de comunicación V1

- Par trenzado de 2 hilos, cable con o sin apantallamiento
- Resistencia en un cable: $\leq 120 \Omega$
- Capacidad entre líneas: $\leq 0,3 \mu\text{F}$

Línea de comunicación WM550

- Par trenzado de 2 hilos, cable sin apantallamiento
- Sección transversal mínima 0,5 mm² (20 AWG)
- Resistencia total de cable máx.: ≤ 250 Ω
- Cable de baja capacidad

Protección contra sobretensiones

En las líneas de comunicación y de potencia; según IEC 60060-1/DIN 60079-14:
10 kA, 8/20 μs, 10 pulsos según IEC 60060-1/DIN 60079-14

Categoría de sobretensión

Categoría de sobretensión II

Grado de contaminación

Nivel de suciedad 2

Características de funcionamiento


Frecuencia de muestreo	$> 2 \text{ s}^{-1}$								
Condiciones de funcionamiento de referencia	<p>Según OIML R85 (2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperatura: $-25 \dots +55 \text{ °C}$ ($-13 \dots 131 \text{ °F}$) ▪ Presión atmosférica ▪ Humedad relativa (aire): $65 \% \pm 15 \%$ ▪ Producto de buena reflectancia y superficie en calma ▪ Sin reflexiones interferentes reseñables dentro del haz de señal 								
Resolución del valor medido	$\leq 0,1 \text{ mm}$ (0,004 in)								
Error medido máximo	<p>Los valores siguientes son válidos para una distancia de medición de hasta 30 m (100 ft) o 50 m (164 ft)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Característica de pedido 150 "Precisión, homologación de peso y medida"¹⁾</th> <th style="text-align: left;">Error medido máximo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ITA: Máximas prestaciones, certificado de calibración a 10 puntos ▪ ITB: Máximas prestaciones, certificado de calibración a 10 puntos, rango ampliado </td> <td>$\pm 0,5 \text{ mm}$ ($\pm 0,02 \text{ in}$)</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ITC: Versión estándar, certificado de calibración a 10 puntos ▪ ITD: Versión estándar, certificado de calibración a 10 puntos, rango ampliado </td> <td>$\pm 1 \text{ mm}$ ($\pm 0,04 \text{ in}$)</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ICR: Versión estándar, sin certificado de calibración ▪ ICW: Versión estándar, certificado de calibración a 3 puntos ▪ ICX: Versión estándar, certificado de calibración a 5 puntos </td> <td>$\pm 1 \text{ mm}$ ($\pm 0,04 \text{ in}$)</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) Posición 21 a 23 del código de pedido (p. ej., NMR8x-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxICR...)</p>	Característica de pedido 150 "Precisión, homologación de peso y medida" ¹⁾	Error medido máximo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ITA: Máximas prestaciones, certificado de calibración a 10 puntos ▪ ITB: Máximas prestaciones, certificado de calibración a 10 puntos, rango ampliado 	$\pm 0,5 \text{ mm}$ ($\pm 0,02 \text{ in}$)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ITC: Versión estándar, certificado de calibración a 10 puntos ▪ ITD: Versión estándar, certificado de calibración a 10 puntos, rango ampliado 	$\pm 1 \text{ mm}$ ($\pm 0,04 \text{ in}$)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ICR: Versión estándar, sin certificado de calibración ▪ ICW: Versión estándar, certificado de calibración a 3 puntos ▪ ICX: Versión estándar, certificado de calibración a 5 puntos 	$\pm 1 \text{ mm}$ ($\pm 0,04 \text{ in}$)
Característica de pedido 150 "Precisión, homologación de peso y medida" ¹⁾	Error medido máximo								
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ITA: Máximas prestaciones, certificado de calibración a 10 puntos ▪ ITB: Máximas prestaciones, certificado de calibración a 10 puntos, rango ampliado 	$\pm 0,5 \text{ mm}$ ($\pm 0,02 \text{ in}$)								
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ITC: Versión estándar, certificado de calibración a 10 puntos ▪ ITD: Versión estándar, certificado de calibración a 10 puntos, rango ampliado 	$\pm 1 \text{ mm}$ ($\pm 0,04 \text{ in}$)								
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ICR: Versión estándar, sin certificado de calibración ▪ ICW: Versión estándar, certificado de calibración a 3 puntos ▪ ICX: Versión estándar, certificado de calibración a 5 puntos 	$\pm 1 \text{ mm}$ ($\pm 0,04 \text{ in}$)								
Histéresis	0,2 mm (0,008 in)								
Repetibilidad	0,2 mm (0,008 in)								
Linealidad	Dentro del error medido máximo								
Desviaciones a largo plazo	Dentro del error de medición especificado								
Influencia de la temperatura ambiente	Dentro de la precisión especificada según OIML R85 (2008)								

Instalación

Condiciones de instalación

Condiciones del tubo tranquilizador

- Metálico (sin recubrimiento de esmalte)
- Diámetro constante (sin tubos tranquilizadores rectangulares)
- Cordón de soldadura lo más liso posible
- Para un mejor comportamiento de la propagación de radar se recomienda disponer de orificios en lugar de ranuras. Si no se pueden evitar las ranuras, estas deben ser tan finas y cortas como sea posible.
- Separación máxima entre la antena/bocina y la pared del tubo tranquilizador: 5 mm (0,2 in).
- En las transiciones (p. ej., si se usa una válvula de bola o se arreglan segmentos de tubería), los espacios de separación no deben ser superiores a 1 mm (0,04 in).
- El tubo tranquilizador debe ser liso por el interior. Rugosidad media $\leq 6,3 \mu\text{m}$ (0,248 μin)
- La longitud de los orificios y el número de los mismos no influyen en la medición. El diámetro del orificio (sin rebabas) puede ser 1/7 del diámetro del tubo, pero no debe superar 30 mm (1,2 in).
- Existe la posibilidad de aumentar el diámetro de la tubería si se tienen en cuenta las longitudes mínimas que se indican en la figura y la tabla siguientes:



A0023596

12 Instalación del NMR84 en tubos tranquilizadores de diámetro mayor

- A Antena ≤ 150 mm (6 in) (sin ampliación de la bocina)
 B Antena ≥ 200 mm (8 in) (con ampliación de la bocina)
 1 Ampliación de $\varnothing D1$ a $\varnothing D2$

D1 ¹⁾	D2	L
100 mm (4 in)	150 mm (6 in)	300 mm (12 in)
150 mm (6 in)	200 mm (8 in)	300 mm (12 in)

D1 ¹⁾	D2	L
200 mm (8 in)	250 mm (10 in)	300 mm (12 in)
250 mm (10 in)	300 mm (12 in)	450 mm (18 in)

1) = tamaño de la antena

Entorno


Rango de temperatura ambiente	Equipo	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
	Módulo indicador	-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)  La legibilidad del indicador puede resultar afectada fuera de este rango de temperatura.

Límites de temperatura ambiente

 Los diagramas siguientes solo tienen en cuenta los aspectos funcionales. Puede haber otras restricciones para las versiones del equipo con certificado. Consulte las instrucciones de seguridad que se suministran por separado.

Configuración del equipo

Los límites de la temperatura ambiente dependen de los módulos de E/S presentes en las ranuras del compartimento de terminales. Se proporcionan datos para las cinco configuraciones típicas siguientes:

Configuración de E/S				
	A	B	C	D
1 (peor caso)	✓	✓	✓	✓
2 (mejor caso)	-	-	-	-
3	✓	✓	-	-
4	✓	-	-	-
5	✓	✓	-	✓

Con una temperatura (T_p) en la conexión a proceso, la temperatura ambiente admisible (T_a) se reduce conforme al diagrama siguiente (degradación de temperatura):

Límites de temperatura ambiente para el NMR81

Unidad de temperatura: °C (°F)

Configuración de E/S	P1		P2		P3		P4		P5	
	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a
1	-40 (-40)	55 (131)	55 (131)	55 (131)	150 (302)	50 (122)	150 (302)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)
2	-40 (-40)	60 (140)	60 (140)	60 (140)	150 (302)	57 (135)	150 (302)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)
3	-40 (-40)	55 (131)	55 (131)	55 (131)	150 (302)	53 (127)	150 (302)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)
4	-40 (-40)	60 (140)	60 (140)	60 (140)	150 (302)	55 (131)	150 (302)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)
5	-40 (-40)	55 (131)	55 (131)	55 (131)	150 (302)	52 (125)	150 (302)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)

Clasificación de las condiciones ambientales según DIN EN 60721-3-4

4K5, 4K6, 4B1, 4M7, 4Z2, 4Z3, 4Z8

Temperatura de almacenamiento

-50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

Humedad

≤ 95 %

Grado de protección

- IP66/68 según DIN EN 60529
- Tipo 6P/4X según NEMA 250

Resistencia a sacudidas

- 30 g (18 ms) según DIN EN 60068-2-27 (1993)
- Clasificación según DIN EN 60721-3-4: 4M7

Resistencia a vibraciones

- 20 ... 2 000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz según DIN EN 60068-2-64 (1994)
- Corresponde a un valor de aceleración de 4,5 g y cumple la clase 4M7 de la norma DIN EN 60721-3-4 (1995)

Compatibilidad electromagnética (EMC)

- Emisiones transitorias según DIN EN 61326, clase B
- Inmunidad a interferencias según DIN EN 61326, apéndice A (uso industrial) y recomendación NAMUR NE21

Altitud máxima de uso

2 000 m (6 561,68 ft) sobre el nivel del mar

Proceso

Rango de temperatura del proceso

Equipo	Rango de temperatura del proceso
NMR84	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

Rango de atemperación del proceso (gases licuados criogénicos)

Equipo	T ₁ ¹⁾	T ₂ ²⁾
NMR84	-196 ... +150 °C (-321 ... +302 °F)	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

- 1) T₁ = Temperatura del producto
 2) T₂ = Temperatura en la antena



Se puede montar un tubo de ampliación para aumentar la distancia de la antena al producto.

Rango de presión del proceso

Equipo	Rango de presión del proceso
NMR84	-1 ... +25 bar (-14,5 ... +362 psi)

Constante dieléctrica

Aplicación	Constante dieléctrica
Tubo tranquilizador	$\epsilon_r \geq 1,4$



Para obtener las constantes dieléctricas (valores de la CD) de muchos productos de uso habitual en la industria, consulte las fuentes siguientes:

- Compendio de constantes dieléctricas (valores de la CD) CP01076F
- Aplicación "DC Values App" de Endress+Hauser (disponible para iOS y Android)

Homologación de transferencia de custodia

Un prerrequisito para la homologación de custody transfer consiste en que el equipo pedido debe contar con la opción ITA, ITB, ITC o ITD en la característica de pedido 150 "Precisión, homologación de peso y medida".

Opciones de la característica de pedido 590 "Homologación adicional"

- **LK**
Precisión de verificación inicial atestiguada por NMi, homologación de peso y medida
- **LL**
Precisión de verificación inicial atestiguada por PTB, homologación de peso y medida
- **LN**
Precisión de verificación inicial atestiguada por LNE, homologación de peso y medida
- **LO**
*Homologación de tipo NMi
- **LP**
*Homologación de tipo PTB
- **LQ**
*Homologación de tipo LNE
- **LT**
METAS, custody transfer
- **LU**
BEV, custody transfer


 Los Micropilot NMR8x certificados para aplicaciones de transferencia de custodia se calibran en un banco de producción certificado. El patrón de referencia del aparejo de producción es un seguidor láser que tiene una precisión absoluta de $\pm 0,016$ mm y una resolución de 0,0001 mm. La calibración se lleva a cabo en 10 puntos de medición equiespaciados repartidos por todo el rango de medición.

El error máximo admisible (MPE) es de $\pm 0,5$ mm ($\pm 0,02$ in) para los modelos de máximas prestaciones y de ± 1 mm ($\pm 0,04$ in) para los modelos de custody transfer. El certificado de calibración de fábrica resultante está incluido en el alcance del suministro, junto con el correspondiente certificado de homologación de tipo.

Estructura mecánica

Medidas


Caja



A0023462

13 Medidas del compartimento electrónico; unidad de medida: mm (in); los adaptadores para las entradas de cable no se tienen en cuenta en este plano.

Conexión a proceso y sensor



A0023485

14 Medidas de la antena planar (NMR84); unidad de medida: mm (in)

A Antena planar de 100 mm/4"

B Antena planar de 150 mm/6" a 300 mm/12"

1 Ampliación de la antena para antenas ≥ 200 mm (8 in)

R Punto de referencia de la medición

Extensión de antena

D ¹⁾	O ²⁾				
	BD ³⁾	BF ⁴⁾	BG ⁵⁾	BH ⁶⁾	BJ ⁷⁾
e	-	-	192 mm (7,56 in)	242 mm (9,53 in)	292 mm (11,5 in)
L1	-	-	341 mm (13,4 in)	494 mm (19,4 in)	521 mm (20,5 in)

- 1) Medida
- 2) Característica de pedido 100 "Antena"; posiciones 14 y 15 del código de pedido
- 3) BD: Planar 100 mm/4"
- 4) BF: Planar 150 mm/6"
- 5) BG: Planar 200 mm/8"
- 6) BH: Planar 250 mm/10"
- 7) BJ: Planar 300 mm/12"

Bridas según ASME B16.5. Presión nominal 150 lbs (A)/300 lbs (B) ¹⁾

D ²⁾	E ³⁾			
	4"	6"	8"	10"
A⁴⁾				
b	23,9 mm (0,94 in)	25,4 mm (1 in)	28,4 mm (1,12 in)	30,2 mm (1,19 in)
φE	φ228,6 mm (9 in)	φ279,4 mm (11 in)	φ342,9 mm (13,5 in)	φ406,4 mm (16 in)
B⁵⁾				
b	31,8 mm (1,25 in)	36,6 mm (1,44 in)	41,1 mm (1,62 in)	-
φE	φ254 mm (10 in)	φ317,5 mm (12,5 in)	φ381 mm (15 in)	-

- 1) Característica de pedido 140 (posición 18 a 20 del código de pedido)
- 2) Medida
- 3) Diámetro nominal
- 4) Presión nominal 150 lbs
- 5) Presión nominal 300 lbs

Bridas según EN1092-1 (idóneas para DIN2527). Presión nominal PN10 y PN16 (A)/PN25 y PN40 (B) ¹⁾

D ²⁾	E ³⁾			
	DN100	DN150	DN200	DN250
A⁴⁾				
b	20 mm (0,79 in)	22 mm (0,87 in)	24 mm (0,94 in)	26 mm (1,02 in)
φE	φ220 mm (8,66 in)	φ285 mm (11,2 in)	φ340 mm (13,4 in)	φ405 mm (15,9 in)
B⁵⁾				
b	24 mm (0,94 in)	28 mm (1,1 in)	30 mm (1,18 in)	-
φE	φ235 mm (9,25 in)	φ300 mm (11,8 in)	φ360 mm (14,2 in)	-

- 1) Característica de pedido 140 (posición 18 a 20 del código de pedido)
- 2) Medida
- 3) Diámetro nominal
- 4) Presión nominal PN10 y PN16
- 5) Presión nominal PN25 y PN40

Bridas según JIS B2220. Presión nominal 10 K (A) y 20 K (B) ¹⁾

D ²⁾	E ³⁾	
	100A	150A
A ⁴⁾		
b	18 mm (0,71 in)	22 mm (0,87 in)
φE	φ210 mm (8,27 in)	φ280 mm (11 in)
B ⁵⁾		
b	24 mm (0,94 in)	28 mm (1,1 in)
φE	φ225 mm (8,8 in)	φ305 mm (12 in)


- 1) Característica de pedido 140 (posición 18 a 20 del código de pedido)
- 2) Medida
- 3) Diámetro nominal
- 4) Presión nominal 10 K
- 5) Presión nominal 20 K

Bridas según JPI 7S-15. Presión nominal 150 lbs (A)/300 lbs (B) ¹⁾

D ²⁾	E ³⁾	
	100A	150A
A ⁴⁾		
b	23,9 mm (0,94 in)	25,4 mm (1 in)
φE	φ228,6 mm (9 in)	φ279,4 mm (11 in)
B ⁵⁾		
b	31,8 mm (1,25 in)	-
φE	φ254 mm (10 in)	-

- 1) Característica de pedido 140 (posición 18 a 20 del código de pedido)
- 2) Medida
- 3) Diámetro nominal
- 4) Presión nominal 150 lbs
- 5) Presión nominal 300 lbs

Bridas UNI



A0027691

15 Bridas UNI

B Brida UNI DN150/6"/150

C Brida UNI DN200/8"/200

D Brida UNI DN250/10"/250

Brida UNI DN150/6"/150

- Opción de característica de pedido 140 ("Conexión a proceso")⁵⁾ RKJ
- Adecuado para
 - DN150, PN10/16 (EN1092-1)
 - NPS 6" Cl. 150 (ASME B16.5)
 - 10K 150A (JIS B2220)
- $\varnothing D$
280 mm (11,0 in)
- $\varnothing K$
240 mm (9,45 in)
- Material
1.4301


5) Posición 18 a 20 del código de pedido

Brida UNI DN200/8"/200

- Opción de característica de pedido 140 ("Conexión a proceso")⁶⁾
RLJ
- Adecuado para
 - DN200, PN10/16 (EN1092-1)
 - NPS 8" Cl. 150 (ASME B16.5)
 - 10K 200A (JIS B2220)
- ØD
340 mm (13,4 in)
- ØK
294,5 mm (11,6 in)
- Material
1.4301

Brida UNI DN250/10"/250

- Opción de característica de pedido 140 ("Conexión a proceso")⁷⁾
RMJ
- Adecuado para
 - DN250, PN10/16 (EN1092-1)
 - NPS 10" Cl. 150 (ASME B16.5)
 - 10K 250A (JIS B2220)
- ØD
405 mm (15,9 in)
- ØK
358 mm (14,1 in)
- Material
1.4301



16 Brida UNI DN300/12"/300

- 1 Orificios para 10K 300A (JIS B2220)
- 2 Orificios para NPS 12" Cl.150 (ASME B16.5)
- 3 Orificios para DN300 PN10/16 (EN1092-1)
- 4 Orificios para DN300 PN10/16 (EN1092-1) y 10K 300A (JIS B2220)

6) Posición 18 a 20 del código de pedido

7) Posición 18 a 20 del código de pedido

Brida UNI DN300/12"/300


- Opción de característica de pedido 140 ("Conexión a proceso ") ⁸⁾
RNJ
- Adecuado para
 - DN300, PN10/16 (EN1092-1)
 - NPS 12" Cl. 150 (ASME B16.5)
 - 10K 300A (JIS B2220)
- Material
1.4301

Peso

- Caja con sistema electrónico: aprox. 12 kg (26 lb)
- Sensor y conexión a proceso: 8,5 ... 43 kg (19 ... 95 lb); depende de la versión del equipo

Materiales

Materiales de la caja



A0027788

- 1 Caja
- 2 Cubierta
- 3 Cerradura de la tapa
- 4 Etiqueta para el punto de medición
- 5 Tope de alivio de presión para cámara Ex i/IS
- 6 Tope de alivio de presión para cámara Ex d/XP
- 7 Placa de identificación
- 8 Tornillos provisionales para la tapa de protección ambiental
- 9 Tapón ciego, prensaestopas o adaptador. Según la versión del equipo
- 10 Borne de tierra

1 caja

- Tipo de caja de **aluminio**, RAL 5012 (azul):
 - Caja: AC 43000 T6; AlSi10Mg (< 0,1 % Cu)
 - Recubrimiento: poliéster
- Tipo de caja de **acero inoxidable**: 316L (1.4404)

2 Cubierta

- Cubierta del tipo de caja de **aluminio**, RAL 7035 (gris): AC 43000 T6; AlSi10Mg (< 0,1 % Cu)
- Cubierta del tipo de caja de **acero inoxidable**: 316L (1.4404)
- Ventana: vidrio
- Junta: FVMQ
- Recubrimiento de la rosca: barniz de lubricación a base de grafito

3 Cerradura de la tapa

- Tornillo de cabrestante: 316L (1.4404)
- Abrazadera: 316L (1.4435)

8) Posición 18 a 20 del código de pedido

4 Etiqueta para punto de medición

316L (1.4404)

5 Tope de alivio de presión para cámara Ex i/IS

316L (1.4404)

6 Tope de alivio de presión para cámara Ex d/XP

- Tope: 316L (1.4404)
- Junta tórica: EPDM

7 Placa de identificación

- Tipo de caja de **aluminio**:
Pegatina: plástico
- Tipo de caja de **acero inoxidable**:
 - Placa de identificación: 316L (1.4404)
 - Pasadores de ranura: 316Ti (1.4571)
- Tornillo de sellado: A4
- Junta tórica: FKM

8 Tornillos provisionales para la tapa de protección ambiental

- Tornillo: A4-70
- Junta tórica: EPDM

9 Tapón ciego, prensaestopas o adaptador⁹⁾


- Tapón ciego
 - 1.4435
 - LD-PE
- Adaptador:
 - Ms/Ni (TIIS)
 - 1.4404 (otras versiones)
- Junta:
 - EPDM
 - NBR
 - Cinta de PTFE

10 Borne de tierra

- Tornillo: A4-70
- Arandela elástica: A4
- Abrazadera y soporte: 316L (1.4404)

9) Depende de la versión del equipo

Materiales de la antena y la conexión a proceso



A0018957

- A Versión sin extensión de antena (DN100/4", DN150/6")
- B Versión con extensión de antena (\geq DN200/8")
- 1 Antena planar con adaptador para el sensor
- 2 Brida
- 3 Adaptador para la caja
- 4 Ampliación de la antena para antenas \geq 200 mm (8 in)

1 Antena planar con adaptador para el sensor

- Antena planar: PTFE
- Anillo obturador: FKM /HNBR / FFKM
- Adaptador del sensor: 316L (1.4404)
- Anillo de retención de la antena: 316L (1.4404)
- Tornillo: A2

2 Brida

Brida: ASME/EN/JIS/JPI: 316L (1.4404/1.4435)

3 Adaptador para la caja

Adaptador de la caja: 316L (1.4404)

4 Extensión de antena

Extensión de antena: 316L (1.4404)

Operabilidad

Planteamiento de la configuración

Estructura de menú orientada al operador para tareas específicas de usuario

- Puesta en marcha
- Configuración
- Diagnóstico
- Nivel de experto

Idiomas operativos

- Inglés
- Chino
- Alemán
- Japonés
- Español



La característica 500 de la estructura de pedido del producto determina cuáles de estos idiomas están presentes en la entrega.

Puesta en marcha rápida y segura

- Menús guiados (con asistentes para "poner en ejecución") para aplicaciones
- Guiado mediante menús con explicaciones breves sobre las funciones de los distintos parámetros

Manejo fiable

Funcionamiento estandarizado en el equipo y en el software de configuración


La eficiencia del diagnóstico aumenta la fiabilidad de la medición

- Información sobre medidas correctivas integrada en forma de textos sencillos
- Diversas opciones de simulación

Opciones de configuración

- Indicador local; posibilidad de configuración a través del indicador local sin necesidad de abrir el equipo.
- Sistema de medición de depósitos
- Herramienta de gestión de activos de la planta (PAM) (p. ej., FieldCare); conectada a través de
 - HART
 - Puerto de servicio (CDI)

Configuración local



A0023753

17 Configuración local del Micropilot NMR81/NMR84

1 Módulo indicador y de configuración

Elementos del indicador

- Indicador de 4 líneas
- Retroiluminación de color blanco; cambia a rojo cuando se produce un error en el equipo
- El formato de visualización de las variables medidas y las variables de estado se puede configurar por separado
- Temperatura ambiente admisible para el indicador: $-20 \dots +70 \text{ }^\circ\text{C}$ ($-4 \dots +158 \text{ }^\circ\text{F}$)
La legibilidad del indicador puede verse mermada fuera del rango de temperatura.


Elementos de configuración

- Configuración externa a través del control táctil; 3 teclas ópticas:
- Elementos de configuración también accesibles en varias áreas de peligro

Módulo de indicación y configuración a distancia DKX001

Los elementos de indicación y configuración se corresponden con los del módulo indicador.

Según la ubicación de la instalación, el módulo indicador remoto DKX001 ofrece mejor acceso a los elementos de configuración que el indicador del equipo.



A0042197


18 Configuración a través del módulo de indicación y configuración a distancia DKX001

i El módulo de indicación y configuración a distancia DKX001 está disponible como accesorio. Para obtener más detalles, consulte el documento SDO1763D.

- i**
 - El valor medido se indica simultáneamente en el DKX001 y en el módulo de indicación y configuración local.
 - No es posible acceder al menú de configuración en ambos módulos al mismo tiempo. Si se accede al menú de configuración en uno de estos módulos, el otro módulo se bloquea automáticamente. Este bloqueo permanece activo hasta que se cierra el menú en el primer módulo (vuelve a la indicación del valor medido).

El material de la caja del módulo de indicación y configuración DKX001 se puede elegir en el código de pedido. Existen 2 opciones: aluminio y acero inoxidable.


Configuración a distancia



A0025621

19 Configuración a distancia de equipos de medición de depósitos

- 1 Proservo NMS8x
- 2 Tankside Monitor NRF81
- 3 Micropilot NMR8x
- 4 Protocolo de campo (p. ej., Modbus, V1)
- 5 Escáner de depósito Tankvision NXA820
- 6 Ethernet
- 7 Ordenador con software de configuración (p. ej., FieldCare)

Configuración a través de la interfaz de servicio

A0023737

20 Configuración a través de la interfaz de servicio

- 1 Interfaz de servicio (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Commubox FXA291
- 3 Ordenador con software de configuración "FieldCare" y COM DTM "CDI Communication FXA291"

Certificados y homologaciones

Los certificados y homologaciones actuales del producto se encuentran disponibles en www.endress.com, en la página correspondiente al producto:

1. Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda.
2. Abra la página de producto.
3. Seleccione **Descargas**.

Marca CE

El sistema de medición satisface los requisitos legales de las directrices aplicables de la UE. Estas se enumeran en la Declaración UE de conformidad correspondiente, junto con las normas aplicadas.

Endress+Hauser confirma que el equipo ha superado satisfactoriamente las pruebas correspondientes, por lo que lo identifica con la marca CE.

Marcado RCM

El producto o sistema de medición suministrado cumple los requisitos de integridad de red e interoperabilidad y las características de rendimiento que define la ACMA (Australian Communications and Media Authority), así como las normas de salud y seguridad. En particular, satisface las disposiciones reglamentarias relativas a la compatibilidad electromagnética. Los productos están señalados con la marca RCM en la placa de identificación.



A0029561

Homologación Ex

Están disponibles en línea los certificados correspondientes a los tipos de homologación siguientes.

- AEx
- ATEX
- FM C/US
- EAC Ex
- IEC Ex
- INMETRO Ex
- JPN Ex
- KC Ex
- NEPSI

 Los certificados y homologaciones disponibles actualmente se pueden consultar a través del configurador de producto.

En caso de uso en áreas de peligro, se deben seguir las instrucciones de seguridad adicionales. Consulte el documento aparte "Instrucciones de seguridad" (XA), incluido en el suministro. La referencia a las XA aplicables se encuentra en la placa de identificación.

Junta simple según ANSI/ISA 12.27.01

Los equipos se han diseñado de conformidad con la norma ANSI/ISA 12.27.01 como equipos de junta simple, lo que permite al usuario no usar en el conducto las juntas secundarias de proceso que exigen las secciones relativas al sellado del proceso de las normas ANSI/NFPA 70 (NEC) y CSA 22.1 (CEC) y, por consiguiente, ahorrarse el coste de su instalación. Estos instrumentos satisfacen las prácticas de instalación de Norteamérica y permiten instalar aplicaciones a presión con fluidos peligrosos de una manera muy segura y que ahorra costes.

Se puede encontrar más información en las "Instrucciones de seguridad" (XA) de los equipos relevantes.

Seguridad funcional (SIL)

Uso para monitorización de nivel (MÍN, MÁX, rango) hasta SIL 2/3 según IEC 61508:2010.

Para conocer más detalles, consulte el "Manual de seguridad funcional":
FY01081G

WHG

DIBt: Z-65.16-588

Homologación de peso y medida

- OIML R85 (2008)
- NMI
- PTB

- PAC
- LNE
- WELMEC

 El equipo cuenta con un interruptor de bloqueo sellable conforme a los requisitos de peso y medida. Este interruptor bloquea todos los parámetros de software relacionados con la medición. El estado de conmutación se muestra en el indicador y a través del protocolo de comunicación.

Norma de radio EN302372-1/2

Los equipos satisfacen la norma TLPR (Tanks Level Probing Radar) EN302372-1/2 y se pueden usar siempre en depósitos o recipientes cerrados. Para su instalación se deben tener en cuenta los puntos a a f del anexo B de la norma EN302372-1.

FCC/Industry Canada

Este equipo cumple la parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este equipo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo cumple la normativa RSS exenta de licencia del Departamento de industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este equipo no debe causar interferencias, y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado del equipo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

[Todo] cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para hacer funcionar los equipos.

Protección contra radiaciones no ionizantes

Según la Directiva 2004/40/CE, directrices de la ICNIRP EN50371

Homologación CRN

Algunas versiones del equipo disponen de una homologación CRN. Los equipos disponen de homologación CRN si se cumplen las dos condiciones siguientes:

- La homologación CRN está seleccionada (estructura de pedido del producto: característica 590 "Homologación adicional", opción LD "CRN")
- El equipo tiene una conexión a proceso que dispone de la homologación CRN conforme a la tabla siguiente:

Característica 140: Conexión a proceso	Significado
AGJ	NPS 4" Cl.150 RF, 316/316L, brida ASME B16.5
AHJ	NPS 6" Cl.150 RF, 316/316L, brida ASME B16.5
AJJ	NPS 8" Cl.150 RF, 316/316L, brida ASME B16.5
AKJ	NPS 10" Cl.150 RF, 316/316L, brida ASME B16.5
ATJ	NPS 4" Cl.300 RF, 316/316L, brida ASME B16.5
AUJ	NPS 6" Cl.300 RF, 316/316L, brida ASME B16.5

-  Las conexiones a proceso sin homologación CRN no están incluidas en esta tabla.
- Los equipos con homologación CRN están marcados con el número de registro OF18153.5C en la placa de identificación.

Equipos a presión con presión admisible ≤ 200 bar (2 900 psi)

Los instrumentos a presión con una conexión a proceso que no tenga una caja presurizada quedan fuera del alcance de la Directiva sobre equipos a presión, con independencia de la presión máxima admisible.

Motivos:

Según el artículo 2, punto 5 de la Directiva 2014/68/EU, los accesorios a presión se definen como los "dispositivos con fines operativos cuya cubierta esté sometida a presión".

Si un instrumento a presión no cuenta con una caja resistente a la presión (no se puede identificar una cámara de presión propia), significa que no hay ningún accesorio a presión presente en el sentido definido por la Directiva.

Prueba, certificado

Característica de pedido 580 "Prueba, certificado"	Designación
JA	Certificado de material 3.1, piezas metálicas en contacto con el producto, certificado de inspección EN10204-3.1
JB	Conforme a NACE MR0175, piezas metálicas en contacto con el producto
JE	Conforme a NACE MR0103, piezas metálicas en contacto con el producto
KD	Prueba de fuga con helio, procedimiento interno, certificado de inspección
KE	Ensayo de presión, procedimiento interno, certificado de inspección
KG	Prueba PMI (XRF), procedimiento interno, piezas en contacto con el producto, certificado de inspección
KP	Ensayo de líquido penetrante AD2000-HP5-3(PT), piezas de metal en contacto con el producto/presurizadas, certificado de inspección
KQ	Ensayo de líquido penetrante ISO23277-1 (PT), piezas metálicas en contacto con el producto/presurizadas, certificado de inspección
KR	Ensayo de líquido penetrante ASME VIII-1 (PT), piezas metálicas en contacto con el producto/presurizadas, certificado de inspección
KS	Documentación de soldadura, costuras en contacto con el producto/presurizadas

Otras normas y directrices

Normas industriales

- Directiva 2011/65/UE: "Restricciones a la utilización de sustancias peligrosas" (RoHS)
- Directiva 2014/32/CE: "Directiva sobre instrumentos de medición" (MID)
- IEC61508 "Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/programables electrónicos relacionados con la seguridad" (SIL)
- NACE MR 0175, NACE MR 0103: "Materiales metálicos resistentes al agrietamiento por tensión de sulfuro para equipos de yacimientos de petróleo"
- Práctica recomendada 2350 del API: "Protección contra sobrellenado de depósitos de almacenamiento en instalaciones petroleras"
- MPMS del API: "Manual de normas de medición de petróleo"
- EN 1127: "Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la explosión"
- IEC 60079: "Protección de los equipos"
- EN 1092: "Bridas y sus uniones"
- EN 13463: "Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas"
- TIA-485-A: "Características eléctricas de los generadores y receptores para el uso en sistemas multipunto digitales equilibrados"
- IEC61511: "Seguridad funcional. Sistemas instrumentados de seguridad para el sector de la industria de proceso"
- IEEE 754: "Norma relativa a la aritmética binaria de coma flotante para sistemas de microprocesadores"
- ISO4266: "Petróleo y productos líquidos del petróleo: Medición de nivel y temperatura en depósitos de almacenamiento mediante métodos automáticos"
- ISO6578: "Líquidos refrigerados de hidrocarburos. Medición estática. Procedimiento de cálculo"
- ISO 11223: "Petróleo y productos líquidos del petróleo: Determinación de volumen, densidad y masa del contenido de depósitos cilíndricos verticales mediante sistemas híbridos de medición de depósitos"
- ISO15169: "Petróleo y productos líquidos del petróleo. Medición estática directa. Medición hidrostática del contenido de depósitos de almacenamiento verticales"
- JIS K2250: "Tablas de medición de petróleo"
- JIS B 8273: "Brida atornillada para depósitos a presión"
- G.I.I.G.N.L.: "Manual de transferencia de custodia del GNL"
- NAMUR NEO43: "Estandarización del nivel de la señal para información sobre fallos en los transmisores digitales"
- NAMUR NE107: "Automonitorización y diagnóstico de equipos de campo"

Normas metrológicas

- OIML R85 (2008) "Requisitos para temperatura ambiente baja -25 °C (-13 °F) y temperatura ambiente alta +55 °C (+131 °F)
- "Mess- und Eichverordnung" (Reglamentos de calibración de la República Federal de Alemania)
- Directiva 2014/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre instrumentos de medición
- PTB-A-5.01: "Equipos de medición de nivel automática para contenedores de almacenamiento estacionarios"

Información para cursar pedidos

Información para cursar pedidos

Su centro de ventas más próximo tiene disponible información detallada para cursar pedidos en www.addresses.endress.com o en la configuración del producto, en www.endress.com:

1. Seleccione el producto mediante los filtros y el campo de búsqueda.
2. Abra la página de producto.
3. Seleccione **Configuración**.



Configurador de producto: Herramienta de configuración individual de los productos

- Datos de configuración actualizados
- Según el equipo: Entrada directa de información específica del punto de medición, como el rango de medición o el idioma de trabajo
- Comprobación automática de criterios de exclusión
- Creación automática del código de pedido y su desglose en formato de salida PDF o Excel
- Posibilidad de cursar un pedido directamente en la tienda en línea de Endress+Hauser

Certificado de calibración

Se incluye un certificado de calibración si se selecciona una de las opciones siguientes en la característica de pedido 150 ("Precisión, homologación de peso y medida").

Opción ¹⁾	Significado	Número de puntos de calibración
ICW	Versión estándar, certificado de calibración a 3 puntos	3
ICX	Versión estándar, certificado de calibración a 5 puntos	5
ITA	Máximas prestaciones, certificado de calibración a 10 puntos	10
ITB	Máximas prestaciones, a 10 puntos, rango ampliado, según OIML R85, API 3.1B, ISO4266, certificado de calibración de fábrica	10
ITC	Versión estándar, certificado de calibración a 10 puntos	10
ITD	Versión estándar, a 10 puntos, rango ampliado, según OIML R85, API 3.1B, ISO4266, certificado de calibración de fábrica	10

- 1) Opción de característica de pedido 150 "Precisión, homologación de peso y medida", posiciones 21 a 23 del código de pedido



- Los puntos de calibración está espaciados uniformemente y se encuentran repartidos por todo el rango de calibración seleccionado.
- Los puntos de calibración se comprueban en condiciones de referencia.

Marcado

Opción de característica de pedido 895: "Marcado"	Significado
Z1	Etiquetado (TAG)
Z2	Dirección de bus

De manera opcional, el equipo se puede pedir con un ajuste específico del etiquetado (TAG) y/o la dirección de bus conforme a la tabla anterior. Si se selecciona la opción correspondiente, la etiqueta (TAG) o la dirección de bus se deben definir en una especificación adicional.

Paquetes de aplicaciones

Métodos avanzados de medición de depósitos



El software del equipo proporciona los siguientes métodos de medición de depósitos:

- Medición de nivel directa → 46
- Sistema híbrido de medición de depósitos (HTMS) → 47
- Corrección hidrostática de la pared del depósito (HyTD) → 48
- Corrección térmica de la pared del depósito (CTSh) → 48
- Comprobación de la referencia de nivel (LRC) → 48
- Corrección de la fase de gas para gases licuados (CLG) → 51

Medición de nivel directa

Si no se ha seleccionado ningún método avanzado de medición del depósito, el nivel y la temperatura se miden de forma directa.



Modos de medición directa del nivel

Modo de medición	Ejemplo de instalación	Variables medidas	Variables calculadas
Solo nivel	 <p style="text-align: right;">A0027111</p> <p>1 Micropilot 2 Al sistema de gestión de inventario</p>	Nivel	Ninguna
Nivel + temperatura	 <p style="text-align: right;">A0027112</p> <p>1 Micropilot 2 Al sistema de gestión de inventario 3 Temperatura (puntual o media)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nivel ■ Temperatura (puntual o media) 	Ninguna

Sistema híbrido de medición de depósitos (HTMS)


El HTMS usa mediciones de nivel y presión para calcular el contenido del depósito y (opcionalmente) la densidad del producto.

Modos de medición HTMS

Modo de medición	Ejemplo de instalación	Variables medidas	Variables calculadas
<p>HTMS + P1</p> <p> Este modo se debe usar en depósitos atmosféricos (es decir, no presurizados)</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0027113</p> <p>1 Micropilot 2 Al sistema de gestión de inventario 3 Transmisor de presión (fondo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nivel ■ Presión en el fondo (en la posición D1) 	<p>Densidad del producto</p>
<p>HTMS + P1 + P3</p> <p> Este modo se debe usar en depósitos no atmosféricos (es decir, presurizados)</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0027114</p> <p>1 Micropilot 2 Al sistema de gestión de inventario 3 Transmisor de presión (fondo) 4 Transmisor de presión (parte superior)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nivel ■ Presión en el fondo (en la posición D1) ■ Presión en la parte superior (en la posición D3) 	<p>Densidad del producto</p>

Corrección hidrostática de la pared del depósito (HyTD)

La corrección hidrostática de la pared del depósito se puede usar para compensar el movimiento vertical de la altura de referencia de la medición debido al pandeo de la pared del depósito provocado por la presión hidrostática ejercida por el líquido almacenado en el depósito. La compensación se basa en una aproximación lineal obtenida mediante sondeos manuales a distintos niveles repartidos por todo el rango del depósito.



A0023774

21 Movimiento Δx de la altura de referencia de la medición debido al pandeo de la pared del depósito causado por la presión hidrostática

Corrección térmica de la pared del depósito (CTSh)

La corrección térmica de la pared del depósito se puede usar para compensar el movimiento vertical de la altura de referencia de la medición debido a los efectos que la temperatura provoca en la pared del depósito o en el tubo tranquilizador. El cálculo se basa en los coeficientes de dilatación térmica del acero y en los factores de aislamiento tanto para la parte seca de la pared del depósito como para la que está en contacto con el producto.

- i** Se recomienda esta corrección para los medidores de depósitos cuyo funcionamiento tenga lugar en condiciones que difieran considerablemente de las existentes durante la calibración, así como para depósitos excepcionalmente altos. Esta corrección se recomienda encarecidamente para aplicaciones refrigeradas, criogénicas y con calefacción.
- La longitud del cable también se puede corregir con los parámetros relativos a la CTSh.

Comprobación de la referencia de nivel (LRC)


En los depósitos en los que no se puede llevar a cabo una inmersión manual, el medidor de nivel se puede comprobar mediante la función LRC.

Si el valor de nivel medido no es verificado por la función LRC aplicada, el equipo emite un mensaje de error relativo al nivel medido.

- i** Esta comprobación de referencia resulta recomendable para aplicaciones de gas licuado.

LRC con nivel de referencia

El equipo radar compara su propia lectura de nivel con la lectura de nivel de otro medidor de nivel (p. ej., Proservo NMS8x). Se efectúa una comprobación continua tomando como base un valor de desviación configurable (Parámetro **Allowed difference**).



22 Ejemplo de aplicación con Proservo NMS8x

- 1 Límite inferior del valor de desviación "a" tal como se ha configurado en el medidor de nivel por radar
- 2 Valor de referencia: Nivel medido proporcionado por el medidor de nivel Proservo NMS8x
- 3 Límite superior de desviación
- 4 El Proservo NMS8x proporciona el valor de referencia
- 5 Los medidores de nivel están interconectados mediante interfaz HART
- 6 Medidor de nivel por radar con valor de desviación "a" configurado para el Parámetro "Allowed difference"
- 7 El nivel medido es mayor que el valor de referencia más el valor de desviación "a": No se verifica el valor de nivel
- 8 El nivel medido está dentro de los límites definidos por el valor de desviación "a" o es igual a estos: Se verifica el valor de nivel
- 9 El nivel medido es menor que el valor de referencia menos el valor de desviación "a": No se verifica el valor de nivel


Propiedades

- Frecuencia: La comprobación de la referencia se lleva a cabo de forma continua cada 60 segundos.
- Tolerancia: Mediante el Parámetro **Check fail threshold** se permite un número configurable de fallos antes de que el estado pase a fallido.
- Conexión: El equipo de referencia de nivel se conecta por medio de una placa de E/S HART opcional.
Véase la característica de pedido 050: "E/S secundaria analógica".

LRC con referencia de punto

Las piezas mecánicas del interior del depósito se pueden usar como puntos de referencia para llevar a cabo una medición de referencia. La distancia de referencia se puede guardar en el equipo. Se puede iniciar una comprobación manual tomando como base un valor de desviación configurable (Parámetro **Allowed difference**).

Una válvula de bola de cierre en estado cerrado o un anillo de referencia fijado en el extremo de un tubo tranquilizador son ejemplos de instalaciones adecuadas para la medición de referencia.




23 Ejemplo de aplicación con punto de referencia fijado en el extremo del tubo tranquilizador

- 1 Límite inferior del valor de desviación "a" tal como se ha configurado en el medidor de nivel por radar
- 2 Valor de referencia: Distancia desde el medidor de nivel por radar hasta el objeto fijado en el tubo tranquilizador
- 3 Límite superior de desviación
- 4 Medidor de nivel por radar con valor de desviación "a" configurado para el Parámetro "Allowed difference"
- 5 El nivel medido es mayor que el valor de referencia más el valor de desviación "a": No se verifica el valor de nivel
- 6 El nivel medido está dentro de los límites definidos por el valor de desviación "a" o es igual a estos: Se verifica el valor de nivel
- 7 El nivel medido es menor que el valor de referencia menos el valor de desviación "a": No se verifica el valor de nivel

LRC con interruptor de referencia

Dentro del depósito se puede montar un interruptor de nivel (p. ej., Liquiphant FTLx). La comprobación se puede llevar a cabo de manera continua, cada vez que el interruptor de nivel se activa o se desactiva. El nivel medido debe permanecer dentro de una desviación configurable.



A0053873

24 Ejemplo de aplicación con interruptor de nivel


- 1 Límite inferior del valor de desviación "a" tal como se ha configurado en el medidor de nivel por radar
- 2 Valor de referencia: El punto de conmutación de un interruptor de nivel instalado representa el valor de referencia para la verificación
- 3 Límite superior de desviación
- 4 El interruptor de nivel y el medidor de nivel están interconectados por una placa de E/S digital
- 5 Medidor de nivel por radar con valor de desviación "a" configurado para el Parámetro "Allowed difference"
- 6 El nivel medido es mayor que el valor de referencia más el valor de desviación "a": No se verifica el valor de nivel
- 7 El nivel medido está dentro de los límites definidos por el valor de desviación "a" o es igual a estos: Se verifica el valor de nivel
- 8 El nivel medido es menor que el valor de referencia menos el valor de desviación "a": No se verifica el valor de nivel

Propiedades

- Modos: El equipo se puede ajustar para monitorizar el punto de conmutación durante el llenado o el vaciado del depósito.
- Conexión: El interruptor de nivel se conecta por medio de una placa de E/S digital. Véase la característica de pedido 060: "E/S secundaria digital Ex d/XP".

Corrección de la fase de gas para gases licuados (CLG)

En los depósitos presurizados, la fase de gas influye de manera directa en la determinación de la distancia por medio de sensores de tiempo de vuelo. Esta característica corrige las influencias de la fase de vapor basándose en su presión, temperatura y composición.



A0053921

- 1 Equipo de medición de temperatura Prothermo, equipado con termopozo o tubería protectora
- 2 Conexión HART
- 3 Medidor de nivel por radar Micropilot NMR84
- 4 Conexión HART
- 5 Transmisor de presión digital

i Es necesario conectar los equipos de medición de presión de vapor y temperatura mediante una placa de E/S HART opcional.

Composición de la fase de vapor

La composición de la fase de vapor se introduce manualmente mediante el indicador o un software de gestión de activos (p. ej., DeviceCare).

La función de corrección se puede ajustar a los valores siguientes:

- Desconectado
- Opción **Pure gas**: 1 componente principal del gas
- Opción **Mix of two gases**: 2 componentes principales con proporción definida
- Opción **Mix of three gases**: 3 componentes principales con proporción definida
- Opción **Mix of four gases**: 4 componentes principales con proporción definida


i La proporción se introduce en tanto por ciento (p. ej., mezcla de 2 gases al 25 y el 75 por ciento) o en partes (p. ej., mezcla de 2 gases con 1 parte de uno y 3 partes del otro); no necesita unidad.

Los componentes del gas se pueden seleccionar en una lista predefinida o bien ser definidos por el usuario para utilizar un componente del gas diferente. En este caso se debe introducir el índice de refracción del componente.

Accesorios

Accesorios específicos del equipo

Tapa de protección ambiental



25 Tapa de protección ambiental, medidas: mm (in)

Materiales

- Cubierta de protección y soportes de montaje

Material
316L (1.4404)

- Tornillos y arandelas

Material
A4



- La tapa de protección ambiental se puede pedir junto con el equipo:
Característica de pedido 620 "Accesorio incluido", opción PA "Tapa de protección ambiental")
- También se puede pedir como accesorio:
Código de pedido: 71292751 (para NMR8x y NRF8x)

Accesorios específicos para comunicaciones**Adaptador WirelessHART SWA70**

- Se usa para la conexión inalámbrica de equipos de campo
- El adaptador WirelessHART se puede integrar fácilmente en equipos de campo e infraestructuras ya existentes, ofrece protección para los datos y seguridad en la transmisión de estos y puede funcionar en paralelo con otras redes inalámbricas



Para conocer más detalles, véase el manual de instrucciones BA00061S

Emulador de medidor, Modbus a BPM

- El uso del convertidor de protocolos permite integrar un equipo de campo en un sistema host aunque el equipo de campo no conozca el protocolo de comunicación del sistema host. Elimina la dependencia de un proveedor para los equipos de campo.
- Protocolo de comunicación de campo (equipo de campo): Modbus RS485
- Protocolo de comunicación host (sistema host): Enraf BPM
- 1 equipo de medición por emulador de medidor
- Alimentación aparte: 100 ... 240 V_{AC}, 50 ... 60 Hz, 0,375 A, 15 W
- Varias homologaciones para áreas de peligro

Emulador de medidor, Modbus a TRL/2

- El uso del convertidor de protocolos permite integrar un equipo de campo en un sistema host aunque el equipo de campo no conozca el protocolo de comunicación del sistema host. Elimina la dependencia de un proveedor para los equipos de campo.
- Protocolo de comunicación de campo (equipo de campo): Modbus RS485
- Protocolo de comunicación host (sistema host): Saab TRL/2
- 1 equipo de medición por emulador de medidor
- Alimentación aparte: 100 ... 240 V_{AC}, 50 ... 60 Hz, 0,375 A, 15 W
- Varias homologaciones para áreas de peligro

Accesorios específicos de servicio**Commubox FXA195 HART**

Para comunicaciones HART intrínsecamente seguras con FieldCare mediante interfaz USB



Para conocer más detalles, véase la "Información técnica" TI00404F

Commubox FXA291

Conecta los equipos de campo de Endress+Hauser dotados con una interfaz CDI (= Common Data Interface de Endress+Hauser) con el puerto USB de un ordenador o portátil

Número de pedido: 51516983



Para conocer más detalles, véase la "Información técnica" TI00405C

DeviceCare SFE100

Herramienta de configuración para equipos de campo HART, PROFIBUS y Foundation Fieldbus DeviceCare puede descargarse de www.software-products.es.endress.com. Es necesario registrarse en el portal web de Endress+Hauser para descargarse la aplicación de software.



Información técnica TI01134S

FieldCare SFE500

Herramienta de software Plant Asset Management para la gestión de activos de la planta (PAM) basada en tecnología FDT

Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes que usted tiene en su sistema y le ayuda a gestionarlas convenientemente. El uso de la información sobre el estado es también una forma sencilla y efectiva para chequear el estado de dichas unidades de campo.



Información técnica TI00028S

Componentes del sistema**RIA15**

Compacta unidad de indicación de proceso con caída de tensión muy baja, para uso universal, destinada a la visualización de señales de 4 a 20 mA/HART



Información técnica TI01043K

Tankvision Tank Scanner NXA820 / Tankvision Data Concentrator NXA821 / Tankvision Host Link NXA822

Sistema de gestión de inventario con software completamente integrado para el manejo a través de un navegador de internet estándar



Información técnica TI00419G

Documentación

Los tipos de documentación siguientes están disponibles en el área de descargas del sitio web de Endress+Hauser (www.endress.com/downloads):

-  Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:
 - *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
 - *Endress+Hauser Operations App*: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

Información técnica (TI)	Ayuda para la planificación El documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una visión general de los accesorios y otros productos que se pueden solicitar para el equipo.
Manual de instrucciones abreviado (KA)	Guía para llegar rápidamente al primer valor medido El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha del equipo.
Manual de instrucciones (BA)	El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta el montaje, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, incluidas las tareas de localización y resolución de fallos, mantenimiento y desguace del equipo. También contiene una explicación en detalle de los distintos parámetros del menú de configuración (excepto el menú Expert). Las descripciones están dirigidas a personas que trabajen con el equipo a lo largo de todo su ciclo de vida y lleven a cabo configuraciones específicas.
Descripción de los parámetros del equipo (GP)	La descripción de los parámetros del equipo proporciona una explicación en detalle de los distintos parámetros de la segunda parte del menú de configuración: el menú Expert . Contiene todos los parámetros del equipo y permite el acceso directo a dichos parámetros mediante la introducción de un código específico. Las descripciones están destinadas a las personas que trabajan con el equipo a lo largo de todo su ciclo de vida y llevan a cabo configuraciones específicas.
Instrucciones de seguridad (XA)	Según las certificaciones pedidas para el equipo, se suministran las siguientes instrucciones de seguridad (XA) con el mismo. Forma parte del manual de instrucciones.  En la placa de identificación se indican las “Instrucciones de seguridad” (XA) que son relevantes para el equipo.
Instrucciones de instalación (EA)	Las instrucciones de instalación se usan para reemplazar una unidad defectuosa con una unidad funcional del mismo tipo.

Marcas registradas

Modbus®

Marca registrada de SCHNEIDER AUTOMATION, INC.



www.addresses.endress.com
