

技术资料

Cerabar PMC51B

液体的压力和液位测量，以及气体的压力测量



数字式压力变送器，带陶瓷膜片传感器

适用场合

- 最大压力：40 bar (600 psi)
- 最高过程温度：+100 °C (212 °F) (真空应用)
- 测量精度：测量量程的±0.055%

优势

新一代 Cerabar 压力变送器坚固耐用，功能先进：轻松实现现场或远程操作，支持按需维护，保证工艺过程智能安全。固件设计可以确保仪表的易操作性。操作向导直观清晰，帮助用户完成仪表调试和设备验证全过程。采用 Bluetooth 蓝牙接口通信协议，安全实现远程仪表操作。大屏显示，清晰显示测量值。仪表带陶瓷膜片传感器，配备膜片破裂诊断功能，适用于磨损性介质测量，或真空和腐蚀性工况应用。

目录

文档信息	4	海拔高度.....	26
信息图标.....	4	气候等级.....	26
缩写含义说明.....	5	防护等级.....	26
量程比计算.....	5	抗振性.....	27
功能与系统设计	6	电磁兼容性 (EMC).....	27
测量原理.....	6	过程条件	28
测量系统.....	6	过程温度范围.....	28
通信和数据处理.....	7	热冲击.....	29
HART、Bluetooth 蓝牙、PROFINET + Ethernet-APL 通		过程压力范围.....	29
信型仪表的可靠性.....	7	超纯气体应用.....	29
输入	8	蒸汽应用和饱和蒸汽应用.....	29
测量变量.....	8	机械结构	30
测量范围.....	8	设计及外形尺寸.....	30
输出	10	外形尺寸.....	31
输出信号.....	10	重量.....	41
报警信号.....	10	接液部件材质.....	42
负载.....	10	非接液部件材质.....	42
阻尼时间.....	11	附件.....	43
防爆连接参数.....	11	显示单元和用户界面	44
线性化功能.....	11	操作方式 (不适用 4...20 mA 模拟量设备).....	44
通信规范参数.....	11	现场操作.....	44
WirelessHART 通信.....	13	现场显示单元.....	45
电源	14	远程操作.....	46
接线端子分配.....	14	系统集成.....	47
仪表插头.....	14	配套调试软件.....	47
供电电压.....	16	证书与认证	48
电气连接.....	17	CE 认证.....	48
等电势连接.....	17	RCM-Tick 认证.....	48
接线端子.....	17	防爆认证.....	48
电缆入口.....	17	卫生合规认证.....	48
电缆规格.....	17	EAC 符合性声明.....	48
过电压保护.....	18	饮用水认证.....	48
性能参数	19	溢出保护认证 (申请中).....	48
响应时间.....	19	功能安全性 SIL/ IEC 61508 一致性声明 (可选).....	48
参考操作条件.....	19	通过船级认证.....	48
总体性能.....	19	无线电认证.....	48
分辨率.....	20	CRN 认证.....	49
总体误差.....	20	测试报告.....	49
长期稳定性.....	21	压力设备指令 2014/68/EU (PED).....	49
响应时间 (T63 和 T90).....	21	氧气应用场合.....	50
安装条件.....	21	中国 RoHS 认证.....	50
预热时间 (符合 IEC62828-4 标准).....	22	RoHS 认证.....	50
安装	23	具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET 认证.....	50
安装方向.....	23	其他认证.....	50
安装指南.....	23	订购信息	51
传感器选择和布置.....	23	订购信息.....	51
特殊安装指南.....	24	供货清单.....	51
环境条件	26	服务.....	51
环境温度范围.....	26	测量点 (位号).....	51
储存温度.....	26	测试报告、声明和检验证书.....	51

附件	52
设备专用附件	52
设备浏览器	52
文档资料	53
标准文档资料	53
补充文档资料	53
应用文档	53
特殊文档	53
注册商标	53

文档信息

信息图标

安全图标

 **危险**

危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。

 **警告**

危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。

 **小心**

危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。

 **注意**


操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

电气图标


接地端: 

接地端子，连接至接地系统。

特定信息图标


允许: 

允许的操作、过程或动作。

禁止: 

禁止的操作、过程或动作。

附加信息: 

参见文档: 

参考页面: 

操作步骤:   

执行结果: 



图中的图标

部件号: 1、2、3 ...

操作步骤:   


视图: A、B、C ...

设备上的图标

安全指南:  → 

遵守相关《操作手册》中的安全指南。


缩写含义说明



- 1 OPL: 仪表的过压限定值 (OPL, 即传感器过载限定值) 取决于承压能力最弱的部件; 因此除了测量单元之外, 还必须考虑过程连接的承压能力。注意温度-压力关系。
- 2 测量单元的最大工作压力 (MWP) 取决于承压能力最弱的部件; 因此除了测量单元之外, 还必须考虑过程连接的承压能力。注意温度-压力关系。测量仪表可以持续承受 MWP。铭牌上标识有 MWP 值。
- 3 最大测量范围对应 LRL 和 URL 之间的范围, 即最大标定量程/最大调节量程。
- 4 标定量程/调节量程对应 LRV 和 URV 之间的范围。出厂设置为 0...URL。其他标定量程可以作为用户自定义量程订购。

p 压力
 LRL 量程下限
 URL 量程上限
 LRV 量程下限
 URV 量程上限
 TD 量程比。具体实例参见以下章节。

量程比计算



- 1 标定量程/调节量程
- 2 基于零点设定的量程
- 3 量程上限

实例:

- 测量单元: 10 bar (150 psi)
- 测量范围上限 (URL) : 10 bar (150 psi)
- 标定量程/调节量程: 0 ... 5 bar (0 ... 75 psi)
- 量程下限 (LRV) : 0 bar (0 psi)
- 量程上限 (URV) : 5 bar (75 psi)


$$TD = \frac{URL}{|URV - LRV|}$$

因此在本例中, 量程比 (TD) 为 2:1。量程基于零点设定。

功能与系统设计

测量原理

陶瓷隔膜 (Ceraphire®)



A0043088

- 1 大气压 (表压测量单元)
- 2 陶瓷表体
- 3 电极
- 4 陶瓷隔膜
- 5 密封圈
- p 压力


陶瓷测量元件无油。过程压力直接作用在坚固耐用的陶瓷隔膜上，导致膜片发生形变。陶瓷表体和隔膜处的电极测量与压力成比例关系的电容变化量。量程范围取决于陶瓷隔膜的厚度。

优点:

- 高抗过载能力
- 采用 99.9%超纯陶瓷
 - 优秀的化学稳定性
 - 耐磨损，耐腐蚀
 - 高机械稳定性
- 适用于真空应用场合

测量系统

液位测量 (液位、体积和质量) :



A0038343

- h 高度 (液位)
- p 压力
- ρ 介质密度
- g 重力加速度

优势:

- 借助可任意设置的特征曲线，支持在任意形状的罐体中进行体积和质量测量
- 应用广泛，例如:
 - 测量起泡介质
 - 安装在配备搅拌器或筛管装置的罐体中使用
 - 测量液态气体介质

通信和数据处理

- 4...20 mA HART 通信 (选配)
- Bluetooth 蓝牙 (选配)
- 具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET: 10BASE-T1L 通信协议

HART、Bluetooth 蓝牙、PROFINET + Ethernet-APL 通信型仪表的可靠性

IT 安全

Endress+Hauser 只对按照《操作手册》进行安装和使用的仪表提供质保。仪表自带安装保护功能，防止意外更改设置。IT 安全措施为仪表及仪表传输数据提供额外安全保护，必须操作员亲自遵照安全标准操作。

设备的 IT 安全

设备提供特定安全功能，帮助操作员采取保护措施。上述功能由用户自行设置，正确设置后能够实现更高操作安全性。在后续章节中概述了以下重要功能：

- 通过硬件写保护开关实现写保护功能
- 更改用户角色的访问密码 (通过蓝牙、FieldCare、DeviceCare 和资产管理工具 (例如 AMS、PDM 及网页服务器) 操作)

功能/接口	出厂设置	建议
访问密码 (同样适用网页服务器登陆或 FieldCare 连接)	禁用 (0000)	在调试过程中设置用户自定义访问密码
网页服务器	启用	基于风险评估结果进行相应设置
通过服务接口 (CDI)	启用	基于风险评估结果进行相应设置
通过硬件写保护开关实现写保护功能	禁用	基于风险评估结果进行相应设置

访问密码

允许分别设置设备参数访问密码。

通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件 (例如 FieldCare、DeviceCare) 实现设备参数写保护功能。通过用户自定义访问密码可以设置具体访问权限。

用户自定义访问密码

输入可编辑的用户自定义访问密码，通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件 (例如 FieldCare、DeviceCare) 实现设备参数写保护功能。

常规密码使用说明

- 在调试过程中更改设备的出厂访问密码
- 遵循安全密码设置通用准则设置和管理设备访问密码
- 用户负责管理设备访问密码并谨慎使用密码

通过网页服务器访问

由于内置网页服务器，可以通过网页浏览器和 PROFINET + Ethernet-APL 通信操作和设置设备。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，可用于监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

建立 PROFINET + Ethernet-APL 连接需要联网。


支持功能

操作设备 (例如笔记本电脑) 与测量设备间的数据交换：

- 输出参数设置 (PDF 文件，生成测量点配置文件)
- 下载驱动程序 (GSDML) ，用于系统集成

出厂时设备的网页服务器已启用。如需要，可以在 **Web 服务器功能** 参数中关闭网页服务器 (例如完成调试后) 。

允许在登陆页面中隐藏设备和状态信息，防止未经授权的信息访问。

 详细信息参见《仪表功能描述》：
《仪表功能描述》

输入

测量变量 过程变量测量值

- 绝压
- 表压

测量范围 取决于设备配置，最大工作压力（MWP）和过压限定值（OPL）与表中测定值存在偏差。

绝压

量程档	最大测量范围		最小标定量程（工厂预设置） ¹⁾	
	下限 (LRL)	上限 (URL)		
	[bar _{abs} (psi _{abs})]	[bar _{abs} (psi _{abs})]	[bar (psi)]	铂金型
100 mbar (1.5 psi) 0		+0.1 (+1.5)	0.005 (0.075) ²⁾	20 mbar (0.3 psi)
250 mbar (3.75 psi)	0	+0.25 (+3.75)	0.005 (0.075) ³⁾	50 mbar (1 psi)
400 mbar (6 psi)	0	+0.4 (+6)	0.005 (0.075) ⁴⁾	80 mbar (1.2 psi)
1 bar (15 psi)	0	+1 (+15)	0.01 (0.15) ⁵⁾	200 mbar (3 psi)
2 bar (30 psi)	0	+2 (+30)	0.02 (0.3) ⁵⁾	400 mbar (6 psi)
4 bar (60 psi)	0	+4 (+60)	0.04 (0.6) ⁵⁾	800 mbar (12 psi)
10 bar (150 psi)	0	+10 (+150)	0.1 (1.5) ⁵⁾	2 bar (30 psi)
40 bar (600 psi)	0	+40 (+600)	0.4 (6) ⁵⁾	8 bar (120 psi)

- 1) 铂金型最大量程比: 5:1。
- 2) 工厂最大可设置量程比: 20:1
- 3) 工厂最大可设置量程比: 50:1
- 4) 工厂最大可设置量程比: 80:1
- 5) 最大出厂量程比: 100:1

绝压

量程档	最大工作压力 MWP	过压限定值 OPL	抗真空压力	爆破压力 ¹⁾
	[bar _{abs} (psi _{abs})]	[bar _{abs} (psi _{abs})]	[bar _{abs} (psi _{abs})]	[bar (psi)]
100 mbar (1.5 psi)	2.7 (40.5)	4 (60)	0	4 (60)
250 mbar (3.75 psi)	3.3 (49.5)	5 (75)	0	5 (75)
400 mbar (6 psi)	5.3 (79.5)	8 (120)	0	8 (120)
1 bar (15 psi)	6.7 (100.5)	10 (150)	0	10 (150)
2 bar (30 psi)	12 (180)	18 (270)	0	18 (270)
4 bar (60 psi)	16.7 (250.5)	25 (375)	0	25 (375)
10 bar (150 psi)	26.7 (400.5)	40 (600)	0	40 (600)
40 bar (600 psi)	40 (600)	60 (900)	0	60 (900)

- 1) 此参数针对标准型仪表（无隔膜密封）。

表压

量程档	最大测量范围		最小标定量程（工厂预设置） ¹⁾	
	下限 (LRL)	上限 (URL)		
	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	铂金型
100 mbar (1.5 psi)	-0.1 (-1.5)	+0.1 (+1.5)	0.005 (0.075) ²⁾	20 mbar (0.3 psi)
250 mbar (3.75 psi)	-0.25 (-3.75)	+0.25 (+3.75)	0.005 (0.075) ³⁾	50 mbar (1 psi)

量程档	最大测量范围		最小标定量程 (工厂预设置) ¹⁾	
	下限 (LRL)	上限 (URL)		
	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	铂金型
400 mbar (6 psi)	-0.4 (-6)	+0.4 (+6)	0.005 (0.075) ⁴⁾	80 mbar (1.2 psi)
1 bar (15 psi)	-1 (-15)	+1 (+15)	0.01 (0.15) ⁵⁾	200 mbar (3 psi)
2 bar (30 psi)	-1 (-15)	+2 (+30)	0.02 (0.3) ⁵⁾	400 mbar (6 psi)
4 bar (60 psi)	-1 (-15)	+4 (+60)	0.04 (0.6) ⁵⁾	800 mbar (12 psi)
10 bar (150 psi)	-1 (-15)	+10 (+150)	0.1 (1.5) ⁵⁾	2 bar (30 psi)
40 bar (600 psi)	-1 (-15)	+40 (+600)	0.4 (6) ⁵⁾	8 bar (120 psi)

- 1) 铂金型最大量程比: 5:1。
- 2) 工厂最大可设置量程比: 20:1
- 3) 工厂最大可设置量程比: 50:1
- 4) 工厂最大可设置量程比: 80:1
- 5) 最大出厂量程比: 100:1

表压

量程档	最大工作压力 MWP	过压限定值 OPL	抗真空压力	爆破压力 ¹⁾
	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar _{abs} (psi _{abs})]	[bar (psi)]
100 mbar (1.5 psi)	2.7 (40.5)	4 (60)	0.7 (10.5)	4 (60)
250 mbar (3.75 psi)	3.3 (49.5)	5 (75)	0.5 (7.5)	5 (75)
400 mbar (6 psi)	5.3 (79.5)	8 (120)	0	8 (120)
1 bar (15 psi)	6.7 (100.5)	10 (150)	0	10 (150)
2 bar (30 psi)	12 (180)	18 (270)	0	18 (270)
4 bar (60 psi)	16.7 (250.5)	25 (375)	0	25 (375)
10 bar (150 psi)	26.7 (400.5)	40 (600)	0	40 (600)
40 bar (600 psi)	40 (600)	60 (900)	0	60 (900)

- 1) 此参数针对标准型仪表 (无隔膜密封)。

输出

输出信号

电流输出

4...20 mA 模拟量信号，两线制

4...20 mA HART 数字量信号，两线制

提供三种不同的电流输出模式：

- 4.0...20.5 mA
- NAMUR NE 43: 3.8...20.5 mA (出厂设置)
- US 模式: 3.9...20.8 mA

具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET

10BASE-T1L, 两线制, 10 Mbit


报警信号

报警信号符合 NAMUR NE 43 标准。

- 4...20 mA 模拟量:
 - 过量程信号: > 20.5 mA
 - 欠量程信号: < 3.8 mA
 - 最小报警电流: < 3.6 mA (出厂设置)
- 4...20 mA HART:
 - 选项:
 - 最大报警电流: 可以在 21.5...23 mA 之间设置
 - 最小报警电流: < 3.6 mA (出厂设置)
- PROFINET + Ethernet-APL:
 - 符合“分布式外设的应用层协议”, 2.4 版
 - 诊断符合 PROFINET PA Profile 4.02 规范

负载

4...20 mA 模拟量



- 1 10.5 ... 35 V 电源
 2 R_{Lmax} : 最大负载阻抗
 U_B 供电电压

A0039234

HART 设备参数选择

- 压力选项（在调零和加入阻尼时间之后）
- 规模变量
- 传感器温度
- 传感器压力
 - 传感器压力为执行阻尼和调零前的原始信号
- 电子模块温度
- 量程百分比
- 回路电流
 - 回路电流为施加压力的对应设定的输出电流

支持功能

- 突发模式
- 其他变送器状态
- 设备锁定

PROFINET + Ethernet-APL

通信协议	“外围分布设备和分布式自动化系统的应用层协议”（2.4 版）
通信类型	以太网高级物理层 10BASE-T1L
一致性类别	一致性类别 B
网络负载等级	II 级
波特率	自动 10 Mbit/s, 带全双工检测
循环时间	> 32 ms
极性	TxD 和 RxD 交叉连接线自动极性校正
媒体冗余协议 (MRP)	是
系统冗余支持	S2 系统冗余 (2 个 AR, 1 个 NAP)
设备类型	应用接口标识 0xB310 通用设备
制造商 ID	0x11
设备类型 ID	A22A
设备描述文件 (GSD、FDI、DTM、DD)	详细信息和文件登陆以下网址查询: <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com 设备的产品主页: 文档/软件→设备驱动程序 ▪ www.profibus.org
支持连接	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 x AR (IO 控制器 AR) ▪ 1 x AR (允许连接 IO 监管设备 AR) ▪ 1 x 输入 CR (通信关系) ▪ 1 x 输出 CR (通信关系) ▪ 1 x 报警 CR (通信关系)
设备设置选项	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 制造商软件 (FieldCare、DeviceCare) ▪ 网页浏览器 ▪ 设备数据库文件 (GSD), 可以通过测量设备内置网页服务器查看 ▪ DIP 开关, 设置服务 IP 地址
设备名称设置	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DCP 协议 ▪ 过程设备管理器 (PDM) ▪ 内置网页服务器

<p>支持功能</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 标识和维护 通过下列方式简单标识设备： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 控制系统 ▪ 铭牌 ▪ 测量值状态 过程变量与测量值状态通信 ▪ 闪烁功能，通过现场显示简单设备识别和分配 ▪ 通过调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM）操作设备
<p>系统集成</p>	<p>系统集成的详细信息参见  《操作手册》</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 循环数据传输 ▪ 模块概述和模块说明 ▪ 状态编码 ▪ 启动设置 ▪ 出厂设置


WirelessHART 通信

- 最小启动电压：10.5 V
- 启动电流：3.6 mA
- 启动时间：<5 s
- 最小工作电压：10.5 V
- Multidrop 电流：4 mA

电源

接线端子分配

单腔室外壳




A0042594

图 1 接线腔中的接线端子和接地端

- 1 接线端子 (+)
- 2 接线端子 (-)
- 3 内部接地端

双腔室外壳



A0042803

图 2 接线腔中的接线端子和接地端

- 1 接线端子 (+)
- 2 接线端子 (-)
- 3 内部接地端

仪表插头



带插头的仪表型号无需打开外壳即可接线。

使用随箱包装中的密封圈，防止水汽进入仪表内部。

带霍斯曼插头的仪表




图 3 BN = 棕色, BU = 蓝色, GNYE = 绿/黄相间

A 带霍斯曼插头的仪表的电气连接
 B 仪表上的连接插头

材质: PA 6.6

带 M12 插头的仪表




图 4 仪表上的连接插头

针脚号	模拟量/HART
1	信号+
2	未分配
3	信号-
4	接地

针脚号	具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET
1	APL 信号-
2	APL 信号+
3	屏蔽线
4	未分配

对于带 M12 插头的仪表, Endress-Hauser 提供下列附件:

M12x1 插头, 直型

- 材质:
 外壳; PBT; 锁紧螺母: 镀镍压铸锌; 密封圈: NBR
- 防护等级 (全密封): IP67
- 订货号: 52006263


M 12x1 插头, 弯型 (不适用于具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET)

- 材质:
 外壳; PBT; 锁紧螺母: 镀镍压铸锌; 密封圈: NBR
- 防护等级 (全密封): IP67
- 订货号: 71114212

4x0.34 mm² (20 AWG) 电缆，带 M12 插头，弯型，螺纹插头，长度为 5 m (16 ft)

- 材质：外壳：TPU；锁紧螺母：镀镍压铸锌；电缆：PVC
- 防护等级（全密封）：IP67/68
- 订货号：52010285
- 电缆颜色
 - 1 = BN = 棕色
 - 2 = WT = 白色
 - 3 = BU = 蓝色
 - 4 = BK = 黑色

带 Harting Han7D 插头的仪表



- A 带 Harting Han7D 插头的仪表的电气连接
 B 仪表上的连接插头
 - 棕色
 ≍ 黄/绿相间
 + 蓝色

材质：镀镍黄铜（CuZn），插座和插头采用镀金触点

供电电压

- 模拟量/HART：Ex d、Ex e 防爆场合、非防爆场合：供电电压：10.5 ... 35 V_{DC}
- 模拟量/HART：Ex i 防爆场合：供电电压：10.5 ... 30 V_{DC}
- HART：标称电流：4...20 mA HART
- PROFINET + Ethernet-APL：APL 性能等级：A 级（9.6 ... 15 V_{DC}, 540 mW）

i 模拟量/HART：供电单元必须通过安全认证（例如 PELV、SELV、2 类电源），以及符合相关协议规范。4...20 mA 通信的要求与 HART 通信相同。


i PROFINET + Ethernet-APL：APL 现场交换机必须通过安全认证（例如 PELV、SELV、2 类电源），以及符合相关协议规范。

IEC/EN 61010 标准规定需要安装专用断路保护器。

电气连接

接线示例

具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET




A0045802

图 5 接线示例：具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET

- 1 自动化系统
- 2 APL 现场交换机
- 3 注意电缆规格
- 4 变送器

等电势连接



A0045411


- 1 接地端，连接等电势线

- i** 如需要，仪表接线前将等电势线连接至变送器的外部接地端。
- i** 为实现最佳电磁兼容性：
 - 等电势线尽可能短
 - 导线横截面积不得小于 2.5 mm² (14 AWG)

接线端子

- 电源接线端和内部接地端：0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG)
- 外部接地端：0.5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

电缆入口



A0045413

- 1 电缆入口
- 2 堵头

电缆入口类型与仪表型号相关。

- i** 连接电缆必须向下铺设，确保水汽不会进入接线腔。
- 如需要，建立排水回路或使用防护罩。

电缆规格

- 电缆外径取决于所使用的电缆入口
- 电缆外径
 - 塑料缆塞：Ø5 ... 10 mm (0.2 ... 0.38 in)
 - 镀镍黄铜缆塞：Ø7 ... 10.5 mm (0.28 ... 0.41 in)
 - 不锈钢缆塞：Ø7 ... 12 mm (0.28 ... 0.47 in)

具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET

APL 层参考电缆类型是 Fieldbus 电缆类型 A、MAU 类型 1 和 3 (IEC 61158-2 中对此进行了规定)。该电缆符合 IEC TS 60079-47 标准对于本安型应用的要求, 也可用于非本安型应用。

电缆类型	A
电缆电容	45 ... 200 nF/km
回路电阻	15 ... 150 Ω/km
电缆电感	0.4 ... 1 mH/km

Ethernet-APL 工程指导准则 (<https://www.ethernet-apl.org>) 中提供更多详情。

过电压保护

不带选配过电压保护单元的仪表

Endress+Hauser 设备符合 IEC / DIN EN 61326-1 (表 2: 工业环境) 产品标准的要求。

执行 IEC / DIN EN 61326-1 标准规定的瞬态过电压测试, 根据端口类型 (直流电、输入/输出端口) 施加不同的测试电压 (IEC / DIN EN 61000-4-5 浪涌抗扰度测试):
直流电端口和输入/输出端口的测试电压为 1000 V 线对地

过电压保护等级

II 级过电压防护

性能参数

响应时间

- HART: 非循环模式: 最小值为 330 ms, 典型值为 590 ms (取决于命令和前导序数)
- HART: 循环模式 (突发): 最小值为 160 ms, 典型值为 350 ms (取决于命令和前导序数)
- 具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET: 循环模式: 最小值为 32 ms

参考操作条件

- 符合 IEC 62828-2 标准
- 环境温度 T_A 恒定; 适用温度范围: +22 ... +28 °C (+72 ... +82 °F)
- 湿度 φ 恒定; 适用湿度范围: 5...80 % rF \pm 5 %
- 环境压力 p_A 恒定, 适用压力范围: 860 ... 1060 mbar (12.47 ... 15.37 psi)
- 传感器安装位置: 水平方向偏差 \pm 1°
- 在 LOW SENSOR TRIM 和 HIGH SENSOR TRIM 参数中, 分别输入传感器量程下限值和上限值
- 供电电压: 24 V DC \pm 3 V DC
- HART 负载: 250 Ω
- 量程比: TD = URL/|URV - LRV|
- 量程基于零点设定

总体性能

性能参数即仪表的测量精度。影响测量精度的因素可以分为以下两类:

- 仪表的总体性能
- 安装条件

所有性能参数均符合 $\pm 3\sigma$ 准则。

仪表的总体性能包括参考测量精度和环境温度产生的测量误差, 计算公式如下:

$$\text{总体性能} = \pm \sqrt{(E1)^2 + (E2)^2}$$

E1 = 参考测量精度

E2 = 温度变化产生的测量误差

计算 E2:

温度每变化 ± 28 °C (50 °F)产生的测量误差

(对应温度范围: -3 ... +53 °C (+27 ... +127 °F))

$$E2 = E2_M + E2_E$$

$E2_M$ = 主要温度误差

$E2_E$ = 电子部件误差

以上均为标定量程下的数值。

通过 **Endress+Hauser Applicator** 仪表选型软件计算整体性能

详细测量误差 (例如用于其他温度范围的仪表) 均可进入 Applicator 仪表选型软件的“[Sizing Pressure Performance](#)”计算。



A0038927

参考测量精度[E1]

参考测量精度包括采用极限点法测定的非线性度、压力回差和非重复性, 符合 IEC62828-1 / IEC 61298-2 标准。列举的参考测量精度适用于量程比 TD 不超过 100:1 的标准型仪表, 和量程比 TD 不超过 10:1 的铂金型仪表。

表压测量单元

测量单元	标准型	铂金型
100 mbar (1.5 psi)	TD 1:1...10:1 = $\pm 0.15\%$ TD > 10:1 = $\pm 0.015\% \cdot TD$	TD 1:1...10:1 = $\pm 0.075\%$
250 mbar (3.75 psi)	TD 1:1...10:1 = $\pm 0.1\%$ TD > 10:1 = $\pm 0.01\% \cdot TD$	TD 1:1...10:1 = $\pm 0.075\%$
400 mbar (6 psi) 1 bar (15 psi) 2 bar (30 psi) 4 bar (60 psi) 10 bar (150 psi) 40 bar (600 psi)	TD 1:1...10:1 = $\pm 0.075\%$ TD > 10:1 = $\pm 0.0075\% \cdot TD$	TD 1:1...10:1 = $\pm 0.055\%$

绝压测量单元

测量单元	标准型	铂金型
100 mbar (1.5 psi)	TD 1:1...10:1 = $\pm 0.15\%$ TD > 10:1 = $\pm 0.015\% \cdot TD$	TD 1:1...10:1 = $\pm 0.075\%$
250 mbar (3.75 psi)	TD 1:1...10:1 = $\pm 0.1\%$ TD > 10:1 = $\pm 0.01\% \cdot TD$	TD 1:1...10:1 = $\pm 0.075\%$
400 mbar (6 psi) 1 bar (15 psi) 2 bar (30 psi) 4 bar (60 psi) 10 bar (150 psi) 40 bar (600 psi)	TD 1:1...10:1 = $\pm 0.075\%$ TD > 10:1 = $\pm 0.0075\% \cdot TD$	TD 1:1...10:1 = $\pm 0.055\%$

小绝压量程中的测量不确定性

在 0.001 ... 35 mbar (0.0000145 ... 0.5075 psi) 范围中，我们的标准设备产生的最小扩展测量误差为：读数值的 0.1% + 0.004 mbar (0.000058 psi)。

温度变化产生的测量误差[E2]

E2_M: 主要温度误差

相比于参考环境温度[IEC 62828-1]，环境温度引起的测量误差[IEC62828-1 / IEC61298-3]定义为最低或最高环境或过程温度条件下的最大误差值。

100 mbar (1.5 psi)、250 mbar (3.75 psi)和 400 mbar (6 psi)测量单元

- 标准型: $\pm(0.277\% \cdot TD + 0.275\%)$
- 铂金型: $\pm(0.277\% \cdot TD + 0.275\%)$

1 bar (15 psi)、2 bar (30 psi)、4 bar (60 psi)、10 bar (150 psi)和 40 bar (600 psi)测量单元

- 标准型: $\pm(0.157\% \cdot TD + 0.235\%)$
- 铂金型: $\pm(0.157\% \cdot TD + 0.235\%)$

E2_E: 电子部件误差

- 模拟量输出 (4...20 mA) : 0.2 %
- 数字量输出 (HART) : 0 %
- 数字量输出 (PROFINET) : 0 %

分辨率 电流输出: <1 μ A

总体误差 仪表的总体误差包括总体性能和长期稳定性影响，计算公式如下：
总体误差 = 总体性能 + 长期稳定性

使用 Endress+Hauser Applicator 仪表选型软件计算总体误差

可使用 Applicator 仪表选型软件的“Sizing Pressure Performance”模块计算具体误差（例如其他温度范围内的误差）。



A0038927

长期稳定性

以下参数均基于测量范围上限 (URL) 。

100 mbar (1.5 psi)、250 mbar (3.75 psi)、400 mbar (6 psi)和 1 bar (15 psi)测量单元

- 1 年: ±0.20 %
- 5 年: ±0.40 %
- 10 年: ±0.50 %


2 bar (30 psi)、4 bar (60 psi)、10 bar (150 psi)和 40 bar (600 psi)测量单元

- 1 年: ±0.10 %
- 5 年: ±0.25 %
- 10 年: ±0.40 %

响应时间 (T63 和 T90)

迟滞时间和时间常数

迟滞时间和时间常数示意图, 符合 IEC62828-1 标准:



A0019786

阶跃响应时间 = 迟滞时间 (t_1) + 时间常数 T90 (t_3) (符合 IEC62828-1 标准)


动态响应: 电流输出 (模拟式电子部件)

- 迟滞时间 (t_1) : 最大值为 50 ms
- 时间常数 T63 (t_2) : 最大值为 40 ms
- 时间常数 T90 (t_3) : 最大值为 90 ms

动态响应: 电流输出 (HART 电子部件)

- 迟滞时间 (t_1) : 最大值为 50 ms
- 时间常数 T63 (t_2) : 最大值为 85 ms
- 时间常数 T90 (t_3) : 最大值为 200 ms

安装条件



A0052060

- A: 膜片轴水平: 标定位置, 无测量误差
- B: 膜片朝上: 测量误差 $\leq +0.2$ mbar (+0.003 psi)
- C: 膜片朝下: 测量误差 ≤ -0.2 mbar (-0.003 psi)



仪表可以校正安装位置不同引起的零点漂移。

预热时间 (符合 IEC62828-4 标准) 不超过 5 秒

安装

安装方向

- 可以校正安装位置引起的仪表零点漂移（空罐测量值不是零）
- 建议安装截止阀和/或存水管
- 实际安装方向与具体应用相关

安装指南

- 遵照 DIN EN837-2 压力表规范安装仪表
- 调整仪表外壳和现场显示单元，方便现场读数
- Endress+Hauser 提供仪表专用管装架和墙装架
- 如果过程连接处可能出现介质黏附或堵塞，应使用法兰冲洗环
 - 在过程连接和过程之间安装冲洗环
 - 通过两个横向冲洗孔冲洗膜片前方的黏附，确保压力腔室正常排气排液
- 测量含固介质时（例如脏污液体），安装分离器和排放阀有助于去除固体沉积物
- 安装阀组，无需中断过程即可轻松调试、安装和维护仪表
- 进行仪表安装和接线操作时，以及在使用过程中，防止水汽进入外壳
- 尽可能将电缆和插头朝下，防止水汽进入（例如雨水或冷凝）

传感器选择和布置

安装仪表

气体压力测量

带截止阀的设备安装在取压点的上方，确保冷凝物能够回流至过程中。

蒸汽压力测量


注意变送器的最高允许环境温度！

安装：

- 在理想状况下，带 O 型冷凝管的仪表安装在取压点下方
仪表也可安装在取压点上方
- 调试前向冷凝管充注液体

使用冷凝管的优点：

- 保护仪表免受高温带压介质（由于冷凝液形成和积聚）的影响
- 削弱水锤效应
- 指定水柱压力仅会引起极小（可忽略）的测量误差，对仪表产生的热效应极小（可忽略）

 技术参数（例如材质、外形尺寸或订货号）参见《特殊文档》SD01553P。

液体压力测量


带截止阀的仪表安装在取压点下方，或与取压点等高度安装。

液位测量

- 仪表始终安装在测量点的最低位置
- 请勿在下列位置上安装仪表：
 - 加料区中
 - 罐体出料口中
 - 泵抽吸区中
 - 可能受到搅拌器压力冲击影响的罐体位置
- 仪表安装在截止阀下游位置处，以便进行仪表标定和功能检查

仪表或分离型外壳的安装架

仪表或分离型外壳通过安装架安装在墙壁或管道上（适用管径 1 ¼"…2"）。



A0028493

测量单位 mm (in)

订购信息:

- 可以通过 **Configurator** 产品选型软件订购
- 可以作为附件单独订购, 订货号: 71102216



如果分离型外壳随仪表一同订购, 随箱包装中提供安装架。

特殊安装指南

阀组的墙装架和管装架 (选配)

仪表安装在截止装置上时 (例如阀组或截止阀), 使用随箱包装中的专用安装架, 以便拆卸仪表。

技术参数参见《特殊文档》SD01553P。

分体式传感器 (分离型外壳)

仪表外壳 (含电子插件) 的安装位置应远离测量点。


这是一种无障碍测量方式:

- 在特别困难的测量条件下 (安装在狭窄区域或难于操作的区域中)
- 测量点在强振动工况下工作时

电缆类型:

- PE 电缆: 长度为 2 m (6.6 ft)、5 m (16 ft) 和 10 m (33 ft)
- FEP 电缆: 长度为 5 m (16 ft)

传感器出厂前已预安装过程连接和电缆。仪表外壳 (包括电子插件) 与安装架分开包装。电缆两端均配备插座, 用于连接仪表外壳 (包括电子插件) 和传感器。



A0038412

- 1 分体式传感器（含电子插件）
- 2 随箱包装中的安装架，适用墙装或管装
- 3 电缆，两端均配备插座
- 4 过程转接头
- 5 传感器过程连接

订购信息：

- 可通过 **Configurator** 产品选型软件订购分体式传感器（包括电子插件）和安装架
- 安装架可以作为附件单独订购，订货号：71102216

电缆规格参数：


- 最小弯曲半径：120 mm (4.72 in)
- 电缆拔出力：最大 450 N (101.16 lbf)
- 抗 UV 紫外线

在防爆危险区中使用：

- 安装在本安防爆场合中 (Ex ia/IS)
- FM/CSA IS: 仅允许安装在 Div. 1 防爆场合中

降低安装高度

相比于标准型仪表，此类仪表的过程连接的安装高度会降低。



A0047094

- 1 带显示单元的仪表，外壳盖带玻璃观察窗（适用 Ex d 和粉尘防爆仪表）
- 2 带显示单元的仪表，外壳盖带塑料观察窗
- 3 带显示单元的仪表，外壳盖不带观察窗
- 4 过程转接头

环境条件

环境温度范围	<p>以下列举的参数适用于过程温度不超过+85 °C (+185 °F)的数值。在更高过程温度下，允许环境温度范围会受到限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 无段码显示屏和图形显示屏： 标准：-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) ■ 带段码显示屏或图形显示屏：-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)，显示单元可能无法正常工作，例如显示速度和显示对比度受影响。在-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)环境温度范围内，显示单元正常工作。 段码显示屏：最高-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)，使用寿命缩短，性能降低 ■ 带分离型外壳：-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) <p>防爆危险区</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在防爆危险区中使用的仪表时，参见《安全指南》和《安装或控制图示》 ■ 在环境温度范围内，防爆仪表（例如 ATEX/ IEC Ex 等认证）可以在爆炸性环境中工作。
储存温度	<ul style="list-style-type: none"> ■ 不带 LCD 液晶显示： 标准：-40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F) ■ 带 LCD 液晶显示：-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) ■ 带分离型外壳：-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) <p>带 M12 插头，弯型：-25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)</p>
海拔高度	<p>不超过海平面之上 5 000 m (16 404 ft)</p>
气候等级	<p>Cl. 4K4H，符合 DIN EN 60721-3-4 标准；大气温度：-20 ... +55 °C (-4 ... +131 °F)；相对湿度：4...100%。 允许冷凝。</p>
防护等级	<p>遵循 IEC 60529 和 NEMA 250-2014 标准测试。</p> <p>外壳和过程连接</p> <p>IP66/68 TYPE 4X/6P IP68 TYPE 4/6P (测试条件：1.83 米水柱，持续 24 小时)</p> <p>电缆入口</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ M20 缆塞，塑料，IP66/68 TYPE 4X/6P ■ M20 缆塞，镀镍黄铜，IP66/68 TYPE 4X/6P ■ M20 缆塞，316L，IP66/68 TYPE 4X/6P ■ M20 螺纹接头，IP66/68 TYPE 4x/6P ■ G1/2 螺纹接头，IP66/68 TYPE 4X/6P 如果选择 G1/2 螺纹接头，仪表出厂时标配 M20 螺纹接头，随箱包装中提供 G1/2 螺纹转接头及配套文档资料 ■ NPT1/2 螺纹接头，IP66/68 TYPE 4X/6P ■ 运输防护堵头：IP22 TYPE 2 ■ HAN7D 直角插头，IP65 NEMA Type 4X ■ M12 插头 外壳关闭且连接连接电缆：IP66/67 NEMA Type 4X 外壳打开或未连接连接电缆：IP20，NEMA Type 1 <p>注意</p> <p>M12 插头和 HAN7D 插头：安装不当将无法保证 IP 防护等级！</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 插入并拧紧连接电缆，才能确保仪表的 IP 防护等级。 ▶ 使用 IP67 NEMA Type 4X 防护等级的连接电缆，才能确保仪表的 IP 防护等级。 ▶ 安装堵头或连接电缆，否则无法保证设计 IP 防护等级。

使用分离型外壳的仪表的过程连接和转接头

FEP 电缆

- IP69 (传感器端)
- IP66 TYPE 4/6P
- IP68 TYPE 4/6P (测试条件: 1.83 米水柱, 持续 24 小时)

PE 电缆

- IP69 (传感器端)
- IP66 TYPE 4/6P
- IP68 TYPE 4/6P (测试条件: 1.83 米水柱, 持续 24 小时)

抗振性

单腔室外壳

机械结构	正弦波, 符合 IEC62828-1/IEC61298-3 标准	抗冲击性
标准型仪表	10...60 Hz: ± 0.35 mm (0.0138 in) 60...1000 Hz: 5 g	30 g
Ex d 和 XP 防爆型仪表 ¹⁾	10...60 Hz: ± 0.15 mm (0.0059 in) 60...1000 Hz: 2 g	30 g

1) 高温型 Ex d 和 XP 防爆仪表除外。

双腔室外壳, 铝材

机械结构	正弦波, 符合 IEC62828-1/IEC61298-3 标准	抗冲击性
标准型仪表	10...60 Hz: ± 0.15 mm (0.0059 in) 60...1000 Hz: 2 g	30 g
Ex d 防爆型仪表 ¹⁾	10...60 Hz: ± 0.15 mm (0.0059 in) 60...1000 Hz: 2 g	30 g

1) 高温型 Ex d 和 XP 防爆仪表除外。

电磁兼容性 (EMC)

- 电磁兼容性符合 EN 61326 标准和 NAMUR NE21 标准的所有要求
- 安全完整性等级符合 EN 61326-3x 标准
- 最大偏差: 小于满量程的 0.5% (量程比 TD 1:1)

详细信息参见欧盟符合性声明。

过程条件


过程温度范围

注意

允许过程温度与过程连接、过程密封圈、环境温度和认证型式相关。

▶ 进行仪表选型时必须考虑文档中列举的温度参数。

-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)



A0049294

图 6 以上为无保温层垂直安装时的温度范围。

T_p 过程温度

T_a 环境温度

测量仪表可以在文档中列举的过程温度范围内连续正常工作（最大允许温度偏差为 5 °C (41 °F)）

密封圈

注意密封圈的过程温度范围。与密封圈耐受介质的腐蚀能力有关。

密封圈	温度
FKM	-25 ... +100 °C (-13 ... +212 °F)
FKM 氧气应用	-10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)
FFKM Perlast G75LT	-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)
FFKM Kalrez 6375	+5 ... +100 °C (+41 ... +212 °F)
FFKM Chemraz 505	-10 ... +100 °C (+14 ... +212 °F)
EPDM	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
HNBR	-25 ... +100 °C (-13 ... +212 °F)

氧气应用 (气态)

氧气和其他气体可以与油、油脂和塑料发生爆炸性反应。因此必须采取以下预防措施：

- 必须遵照国家要求清洁所有系统部件（例如测量设备）。
- 根据所用材料，氧气应用中禁止超出指定最高温度和最大压力。

可选购仪表（而非附件）清洗服务。

带传感器的仪表，标称值 < 10 bar (150 psi)

- p_{max} : 测量单元的过压限定值 (OPL)，取决于所用过程连接
- PVDF 螺纹连接型设备：
 - 仅允许通过随箱包装中的安装架安装！
 - p_{max} : 15 bar (225 psi)
 - T_{max} : 60 °C (140 °F)

带传感器的仪表，标称值 ≥ 10 bar (150 psi)

- p_{max} : 40 bar (600 psi)
- T_{max} : 60 °C (140 °F)

热冲击**应用场合温度剧烈波动**

温度剧烈波动会导致暂时测量错误。数分钟内启动温度补偿。内部温度补偿越快，温度波动越小，时间间隔越长。



详细信息请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

过程压力范围**压力标准****警告**

仪表的最大压力取决于承压能力最弱的部件（例如过程连接、选配安装件或安装附件）。

- ▶ 仅允许在部件允许压力范围内使用仪表!
- ▶ 最大工作压力 (MWP)：铭牌上标识有 MWP，为+20 °C (+68 °F)参考温度下的最大允许工作压力，对仪表始终适用。注意最大工作压力 MWP 与温度的关系。在更高温度下使用法兰连接型仪表时，允许压力值参见下列标准：EN 1092-1 标准（就材质的温度稳定性而言，材料 1.4435 和 1.4404 的成分相同，均被列入 EN 1092-1 标准中）、ASME B 16.5a 标准、JIS B 2220 标准（始终以最新标准为准）。如有差异，参见《技术资料》的相关章节。
- ▶ 过压限定值是指设备在测试过程中可以持续承受的最大压力。某种因素下，它大于最大工作压力。参考温度条件为+20 °C (+68 °F)。
- ▶ 压力设备指令 (2014/68/EU) 使用缩写“PS”。“PS”代表设备的 MWP (最大工作压力)。
- ▶ 测量单元量程和过程连接的 OPL 小于测量单元标称值时，仪表在工厂中按照过程连接 OPL 值设置。需要使用测量单元的整个量程范围，应选择更高 OPL 值的过程连接 (1.5 x PN; MWP = PN)。
- ▶ 氧气应用场合中不得超过 P_{max} 和 T_{max} 。

爆破压力

必须根据指定的爆破压力预估可能发生的承压部件完全损坏和/或设备泄漏情况。因此务必通过仔细的设备规划和标准制定避免此类操作条件。

超纯气体应用

Endress+Hauser 提供特殊应用场合中使用的仪表，例如超纯气体（经过除油脂清洗）。此类仪表对过程条件无特殊限制。

蒸汽应用和饱和蒸汽应用

在蒸汽应用和饱和蒸汽应用中，使用带金属隔膜的仪表或在安装时使用隔热水袋管。

机械结构


设计及外形尺寸

仪表高度

仪表高度包括

- 外壳高度
- 不同过程连接的高度

不同部件高度参见以下章节。将不同部件的高度相加，计算仪表高度。考虑安装间隙（安装仪表所需的空间）。




A0043569

- A 安装间隙
B 外壳高度
H 过程连接高度

外形尺寸

单腔室外壳



A0054983


测量单位 mm (in)

- 1 带显示单元的仪表, 外壳盖带玻璃观察窗 (适用 Ex d/XP 和粉尘防爆仪表) : 138 mm (5.43 in)
- 2 带显示单元的仪表, 外壳盖带塑料观察窗: 127 mm (5 in)
- 3 带显示单元的仪表, 外壳盖不带观察窗: 124 mm (4.88 in)




盖板可选配符合 ANSI 安全色标准的红色 (RAL3002 色号) 涂层。

双腔室外壳




测量单位 mm (in)

- 1 带显示单元的仪表，外壳盖带玻璃观察窗（适用 Ex d/XP 和粉尘防爆仪表）：132 mm (5.2 in)
- 2 带显示单元的仪表，外壳盖带塑料观察窗：121 mm (4.76 in)
- 3 带显示单元的仪表，外壳盖不带观察窗：118 mm (4.65 in)

 盖板可选配符合 ANSI 安全色标准的红色 (RAL3002 色号) 涂层。

分体式传感器 (分离型外壳)



A0038214

测量单位 mm (in)

1 86 mm (3.39 in)

L 电缆长度

OPL 和 MWP

传感器与过程连接的最大 OPL (过压限定值) 和 MWP (最大工作压力) 可能有所不同。

最大 OPL 和 MWP 参见过程连接的技术文档资料。


术语说明

- DN/NPS/A = 法兰口径的字母数字代号
- PN/Class/K = 部件压力等级的字母数字代号

高度 H

过程连接	高度 H	
	标准型	Ex d 隔爆型
FNPT1/2 MNPT1/2 MNPT1/2 FNPT1/4 G1/2 M20x1.5 B0202 B0203	28 mm (1.1 in)	94 mm (3.7 in)
MNPT1-1/2 MNPT2 G1-1/2 G2 M44x1.25	59 mm (2.32 in)	125 mm (4.92 in)
法兰	83 mm (3.27 in)	150 mm (5.91 in)

ISO228 G 螺纹过程连接，内置膜片




单位: mm (in)

图号	说明	材质	重量 ¹⁾
			kg (lb)
A	ISO228 G 1/2" A EN837 螺纹	AISI 316L	0.60 (1.32)
		Alloy C276 合金 (2.4819)	
B	ISO228 G 1/2" A 螺纹、 G 1/4" 螺纹 (内螺纹)	AISI 316L	
		Alloy C276 合金 (2.4819)	
C	ISO228 G 1/2" A 螺纹、 11.4 mm (0.45 in) 孔径	AISI 316L	
		Alloy C276 合金 (2.4819)	

1) 包括传感器安装支架和过程连接的总重量。


ASME B1.20.1 NPT 螺纹过程连接, 内置膜片



图号	说明	材质	重量 ¹⁾
			kg (lb)
A ²⁾	ASME MNPT 1/2"、FNPT 1/4"螺纹	AISI 316L	0.60 (1.32)
		Alloy C276 合金 (2.4819)	
B	ASME MNPT 1/2"螺纹, 孔径 11.4 mm (0.45 in)	AISI 316L	
		Alloy C276 合金 (2.4819)	
C	ASME MNPT 1/2"螺纹, 孔径 3 mm (0.12 in)	PVDF <ul style="list-style-type: none"> ▪ 仅允许使用随箱包装中的安装架安装 ▪ MWP 为 10 bar (150 psi), 最大 OPL 为 15 bar (225 psi) ▪ 过程温度范围: -10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F) 	
D	ASME FNPT 1/2"螺纹	AISI 316L	
		Alloy C276 合金 (2.4819)	

1) 包括传感器安装支架和过程连接的总重量。
 2) URL 不超过 100 bar (1500 psi)


JIS 螺纹过程连接, 内置膜片



图号	说明	材质	重量 ¹⁾
			kg (lb)
A	JIS B0202 G 1/2"螺纹 (外螺纹)	AISI 316L	0.60 (1.32)
B	JIS B0203 R 1/2"螺纹 (外螺纹)		

1) 包括传感器安装支架和过程连接的总重量。


公制螺纹 (DIN 13) 过程连接, 内置膜片



图号	说明	材质	重量 ¹⁾
			kg (lb)
A	DIN 13 M20 x 1.5, EN837 螺纹, 3 mm (0.12 in)	AISI 316L	0.60 (1.32)
		Alloy C276 合金 (2.4819)	

1) 包括传感器安装支架和过程连接的总重量。


ISO228 G 螺纹过程连接, 齐平安装膜片



图号	名称	材质	重量 ¹⁾	
			kg (lb)	
A	ISO228 G 1 1/2" A 螺纹	AISI 316L	0.8 (1.76)	
		B	ISO228 G 2" A 螺纹	AISI 316L

1) 包括传感器组件和过程连接的总重量。


ASME NPT 螺纹过程连接, 齐平安装膜片



图号	名称	材质	重量 ¹⁾	
			kg (lb)	
A	ASME 1 1/2" MNPT 螺纹	AISI 316L	0.80 (1.76)	
B	ASME 2" MNPT 螺纹	AISI 316L	1.20 (2.65)	

1) 包括传感器组件和过程连接的总重量。

DIN 13 螺纹过程连接, 齐平安装膜片




单位: mm (in)

名称	材质	重量 ¹⁾
		kg (lb)
DIN 13 M44 x 1.25	AISI 316L	0.90 (1.98)
	Alloy C276 合金 (2.4819)	

1) 包括传感器组件和过程连接的总重量。

EN1092-1 法兰过程连接，齐平安装膜片
 连接尺寸符合 EN1092-1 标准。



A0020955

D 法兰口径
 b 厚度
 g RF 突面
 k 节圆直径
 g₂ 孔径


单位: mm

法兰							螺栓孔			重量 ¹⁾
材质	DN	PN	型式	D	b	g	数量	g ₂	k	kg (lb)
				mm	mm	mm		mm	mm	
AISI 316L	DN 25	PN 10...40	B1	115	18	68	4	14	85	1.9 (4.19)
AISI 316L	DN 32	PN 10...40	B1	140	18	78	4	18	100	2.5 (5.51)
AISI 316L	DN 40	PN 10...40	B1	150	18	88	4	18	110	3.0 (6.62)
PVDF ^{2) 3)}	DN 40	PN 10...16	B2	150	21.4	88	4	18	110	1.3 (2.87)
ETFE ³⁾	DN 40	PN 10...40	B2	150	21	88	4	18	110	3.0 (6.62)
AISI 316L	DN 50	PN 10...40	B1	165	20	102	4	18	125	3.5 (7.72)
PVDF ^{2) 3)}	DN 50	PN 10...16	B2	165	21.4	102	4	18	125	1.4 (3.09)
ETFE ³⁾	DN 50	PN 25...40	B2	165	21	102	4	18	125	3.7 (8.16)
AISI 316L	DN 80	PN 10...40	B1	200	24	138	8	18	160	5.8 (12.79)
ETFE ³⁾	DN 80	PN 25...40	B2	200	25	138	8	18	160	5.2 (11.47)

- 1) 包括传感器安装支架和过程连接的总重量。
- 2) MWP 为 10 bar (150 psi), 最大 OPL 为 15 bar (225 psi); 过程温度范围为 -10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)
- 3) AISI 316L (1.4404) 材质表面带 ETFE 涂层。在防爆危险区中使用时, 避免塑料表面产生静电荷。

ASME B16.5 RF 法兰，齐平安装膜片

连接尺寸符合 ASME B16.5 RF 标准



A0034685

D 法兰口径
b 厚度
g RF 突面
k 节圆直径
g₂ 孔径

单位: in

法兰						螺栓孔			重量 ¹⁾
材质	NPS	Class	D	b	g	数量	g ₂	k	kg (lb)
	in		in	in	in		in	in	
AISI 316/316L ^{2) 3)}	1	150	4.25	1.18	2	4	0.62	3.12	2.3 (5.07)
AISI 316/316L ^{2) 3)}	1	300	4.88	1.18	2	4	0.75	3.5	8.5 (18.74)
AISI 316/316L ²⁾	1 ½	150	5	0.69	2.88	4	0.62	3.88	2.1 (4.63)
AISI 316/316L ²⁾	1 ½	300	6.12	0.81	2.88	4	0.88	4.5	3.3 (7.28)
AISI 316/316L ²⁾	2	150	6	0.75	3.62	4	0.75	4.75	3.1 (6.84)
ETFE ⁴⁾	2	150	6	0.75	3.62	4	0.75	4.75	3.1 (6.84)
AISI 316/316L ²⁾	2	300	6.5	0.88	3.62	8	0.75	5	4.0 (8.82)
AISI 316/316L ²⁾	3	150	7.5	0.94	5	4	0.75	6	5.7 (12.57)
ETFE ⁴⁾	3	150	7.5	0.94	5	4	0.75	6	5.7 (12.57)
PVDF ⁵⁾	3	150	7.5	0.94	5	4	0.75	6	1.6 (3.53)
AISI 316/316L ²⁾	3	300	8.25	1.12	5	8	0.88	6.62	7.5 (16.54)
AISI 316/316L ²⁾	4	150	9	0.94	6.19	8	0.75	7.5	7.6 (16.76)
ETFE ⁴⁾	4	150	9	0.94	6.19	8	0.75	7.5	7.8 (17.20)
AISI 316/316L ²⁾	4	300	10	1.25	6.19	8	0.88	7.88	12.4 (27.34)

1) 包括传感器安装支架和过程连接的总重量。

2) 结合 AISI 316 的承压能力和 AISI 316L 的耐化学腐蚀性能（双重防护）


3) 此处法兰螺丝必须比标准法兰螺丝长 15 mm (0.59 in)

4) AISI 316/316L 材质表面带 ETFE 涂层。在防爆危险区中使用时，避免塑料表面产生静电荷。

5) MWP 为 10 bar (150 psi)，最大 OPL 为 15 bar (225 psi)；过程温度范围为 -10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)

JIS B2220 RF 法兰，齐平安装膜片

连接尺寸符合 JIS B 2220 BL 标准 (RF 突面)



A0034684

- D 法兰口径
- b 厚度
- g RF 突面
- k 节圆直径
- g₂ 孔径

单位: mm

法兰						螺栓孔			重量 ¹⁾
材质	A ²⁾	K ³⁾	D	b	g	数量	g ₂	k	kg (lb)
			mm	mm	mm		mm	mm	
50 A	10 K	155	16	96	4	19	120	2.9 (6.39)	
80 A	10 K	185	18	127	8	19	150	3.9 (8.60)	
100 A	10 K	210	18	151	8	19	175	5.3 (11.69)	

- 1) 包括传感器安装支架和过程连接的总重量。
- 2) 法兰尺寸的字母数字代号。
- 3) 部件压力等级的字母数字代号。

重量

外壳

包括电子部件和显示单元的重量。

- 单腔室外壳: 1.1 kg (2.43 lb)
- 双腔室外壳
铝: 1.4 kg (3.09 lb)

分体式传感器 (分离型外壳)

- 外壳: 参见“外壳”章节
- 外壳接头: 0.55 kg (1.21 lb)
- 过程转接头: 0.36 kg (0.79 lb)
- 电缆:
 - PE 电缆, 2 米长度: 0.18 kg (0.40 lb)
 - PE 电缆, 5 米长度: 0.35 kg (0.77 lb)
 - PE 电缆, 10 米长度: 0.64 kg (1.41 lb)
 - FEP 电缆, 5 米长度: 0.62 kg (1.37 lb)
- 安装架: 0.46 kg (1.01 lb)

过程连接

重量参数参见具体过程连接。

Ex d 防爆仪表: 0.63 kg (1.39 lb)

附件

安装架: 0.5 kg (1.10 lb)

接液部件材质

膜片材质

Ceraphire®陶瓷膜片: Al₂O₃ 氧化铝陶瓷, 99.9 %超高纯度 (另请参见 www.endress.com)

密封圈

- FKM
- EPDM (FDA 21 CFR 177.2600)
- HNBR (FDA 21 CFR 177.2600)
- FFKM Perlast G75LT
- FFKM Chemraz 505
- FFKM Kalrez 6375

过程连接

参见具体过程连接。

附件



技术参数 (例如材质、外形尺寸或订货号) 参见《特殊文档》SD01553P。

非接液部件材质

单腔体外壳 (铝), 带涂层

- 外壳: 铝 (EN AC 43400)
- 外壳涂层、外壳盖: 聚酯
- EN AC-43400 铝外壳盖, 带 Lexan 943A PC 观察窗
EN AC-443400 铝外壳盖, 带硼硅酸盐观察窗; 适用粉尘防爆和 Ex d/XP 防爆场合
- 盲盖: 铝 (EN AC 43400)
- 外壳盖密封圈材质: 氢化丁腈橡胶 (HNBR)
- 外壳盖密封圈材质: 氟硅橡胶 (FVMQ), 仅适用低温型仪表
- 等电位连接端: 316L
- 等电位连接端下方的密封圈: EPDM
- 插头: PBT-GF30-FR 或铝
- 插头密封圈材料: EPDM
- 铭牌: 塑料膜
- 位号牌: 塑料膜、不锈钢或用户自备



电缆入口 (材质: 不锈钢、镀镍黄铜、塑料) 可通过“电气连接”产品选型表订购。

双腔室外壳, 铝, 带涂层

- 外壳: 铝 (EN AC 43400)
- 外壳涂层、外壳盖: 聚酯
- EN AC-43400 铝外壳盖, 带 Lexan 943A PC 观察窗
EN AC-443400 铝外壳盖, 带硼硅酸盐观察窗; 适用粉尘防爆和 Ex d/XP 防爆场合
- 盲盖: 铝 (EN AC 43400)
- 外壳盖密封圈材质: 氢化丁腈橡胶 (HNBR)
- 外壳盖密封圈材质: 氟硅橡胶 (FVMQ), 仅适用低温型仪表
- 等电位连接端: 316L
- 等电位连接端下方的密封圈: EPDM
- 插头: PBT-GF30-FR 或铝
- 插头密封圈材料: EPDM
- 铭牌: 塑料膜
- 位号牌: 塑料膜、不锈钢或用户自备



电缆入口 (材质: 不锈钢、镀镍黄铜、塑料) 可通过“电气连接”产品选型表订购。

电气连接

M20 接头 (塑料)

- 材质: PA
- 缆塞密封圈: EPDM
- 堵头: 塑料

M20 接头 (镀镍黄铜)

- 材质: 镀镍黄铜
- 缆塞密封圈: EPDM
- 堵头: 塑料

M20 接头 (316L)

- 材质: 316L
- 缆塞密封圈: EPDM
- 堵头: 塑料

M20 接头 (316L) , 卫生型

- 材质: 316L
- 缆塞密封圈: EPDM

M20 螺纹

设备标配 M20 螺纹接头。

运输堵头: LD-PE

G ½ 螺纹

设备标配 M20 螺纹接头, 随箱包装中提供 G½ 螺纹转接头及配套文档资料。

- 转接头: PA66-GF、铝或 316L (取决于订购的外壳类型)
- 运输堵头: LD-PE

NPT ½ 螺纹

设备标配 NPT½ 螺纹接头 (铝外壳、316 L 外壳) 或可选 M20 螺纹接头, 随箱包装中提供 NPT½ 螺纹转接头及配套文档资料 (塑料外壳、卫生型外壳)。

- 转接头: PA66-GF 或 316L (取决于订购的外壳类型)
- 运输堵头: LD-PE

NPT ¾ 螺纹

设备标配 NPT ¾ 螺纹接头

运输堵头: LD-PE

M20 接头 (塑料, 蓝色)

- 材质: PA (蓝色)
- 缆塞密封圈: EPDM
- 堵头: 塑料

M12 插头

- 材质: 镀镍 CuZn 或 316L (取决于订购的外壳类型)
- 运输防护帽: LD-PE

HAN7D 插头

材质: 铝、压铸锌、钢

ISO44000 M16 霍斯曼插头

- 材质: PA6
- 运输堵头: LD-PE

分离型外壳

- 安装架
 - 安装架: AISI 316L (1.4404)
 - 螺丝和螺母: A4-70
 - 半壳: AISI 316L (1.4404)
- 分离型外壳上的缆塞: EPDM
- 分离型外壳上的缆塞: AISI 316L (1.4404)
- 分离型外壳上的 PE 电缆: 耐磨损电缆, 采用可消除应力的 Dynema 材质; 铝箔屏蔽层; 聚乙烯 (PE-LD) 绝缘层, 黑色; 铜双绞线, 抗 UV 紫外老化
- 分离型外壳上的 FEP 电缆: 耐磨损电缆; 镀锌钢丝网屏蔽; 氟化乙烯丙烯 (FEP) 绝缘层, 黑色; 铜双绞线, 抗 UV 紫外老化
- 分离型外壳上的过程转接头: AISI 316L (1.4404)

连接部件

- 外壳和过程连接之间的连接部件: AISI 316L (1.4404)
- 传感器本体: AISI 316L (1.4404)

附件

技术参数 (例如材质、外形尺寸或订货号) 参见《特殊文档》SD01553P。

显示单元和用户界面

操作方式 (不适用 4...20 mA 模拟量设备)

针对特定用户任务的多级操作菜单结构

- 用户操作向导
- 诊断
- 应用
- 系统

调试快速安全

- 带图形用户界面的交互式设置向导，指导用户调试 FieldCare、DeviceCare 或 DTM、AMS，以及基于 PDM 的第三方软件或 SmartBlue
- 引导式菜单，包含各个参数的简要说明
- 在设备上操作和通过调试软件操作的方法相同
- 具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET：通过网页服务器访问设备

高效诊断提高测量的稳定性

- 纯文本显示系统内置补救措施
- 多种仿真选项


蓝牙模块 (可选安装在现场显示单元中)

- 使用 SmartBlue 应用程序，或安装有 DeviceCare (1.07.00 或更高版本) 或 FieldXpert SMT70 的个人计算机对设备进行快速简便的设置
- 无需其他工具或转接头
- 使用 Bluetooth® 蓝牙无线技术，实现加密点对点单向数据传输 (通过 Fraunhofer 研究所测试) 和带密码保护的通信

现场操作

电子插件上的操作按键和 DIP 开关


4...20 mA 模拟量



A0039344

- 1 操作按键，量程下限 (Zero) 设置
- 2 操作按键，量程上限 (Span) 设置
- 3 DIP 开关，阻尼时间设置
- 4 DIP 开关，锁定和解锁仪表

HART




A0039285

- 1 操作按键，量程下限 (Zero) 设置
- 2 操作按键，量程上限 (Span) 设置
- 3 DIP 开关，报警电流设置
- 4 DIP 开关，锁定和解锁仪表

i 相对于其他操作方式 (例如 FieldCare/DeviceCare)，通过 DIP 开关进行的设置具有最高优先级。

具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET



A0046061

- 1 操作按键，位置调整（调零）和设备复位
- 2 DIP 开关，设置服务 IP 地址
- 3 DIP 开关，锁定和解锁仪表


i 相对于其他操作方式（例如 FieldCare/DeviceCare），通过 DIP 开关进行的设置具有最高优先级。

现场显示单元

设备显示单元（可选）

功能：
显示测量值、故障信息和提示信息

i 可以在仪表显示单元的附加选项中选择 Bluetooth® 蓝牙无线技术。




A0043599

7 段码显示屏

- 1 测量值（最多 5 位）
- 2 棒图（与电流输出成正比）（不适用 PROFINET + Ethernet-APL 通信型仪表）
- 3 测量值单位
- 4 锁定（仪表锁定时显示此图标）
- 5 蓝牙功能（蓝牙连接时此图标闪烁）（仅适用 HART 和 PROFINET + Ethernet-APL 通信型仪表）
- 6 HART 通信（开启 HART 通信时显示此图标）或 PROFINET 通信（仅适用 HART 和 PROFINET + Ethernet-APL 通信型仪表）
- 7 电流输出测量值（百分比单位）

远程操作

通过 HART 通信或蓝牙操作




A0044334

图 8 通过 HART 通信实现远程操作

- 1 PLC (可编程逻辑控制器)
- 2 变送器供电单元, 例如 RN221N (含通信电阻)
- 3 连接 Commubox FXA195 和 AMS Trex™ 设备通讯器
- 4 AMS Trex™ 设备通讯器
- 5 计算机, 安装有调试软件 (例如 DeviceCare/FieldCare、AMS Device View、SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70/SMT77、智能手机或计算机, 安装有调试软件 (例如 DeviceCare/FieldCare、AMS Device View、SIMATIC PDM)
- 8 蓝牙调制解调器, 带连接电缆 (例如 VIATOR)
- 9 变送器

通过 PROFINET + Ethernet-APL 网络




A0046097

图 9 通过 PROFINET + Ethernet-APL 网络实现远程操作: 星形拓扑结构

- 1 自动化系统, 例如 Simatic S7 (西门子)
- 2 以太网交换机
- 3 计算机, 安装有网页浏览器 (例如 Microsoft Edge), 用于访问设备自带网页服务器; 或安装有调试软件 (例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM), 带 iDTM Profinet 通信
- 4 APL 电源交换机 (选配)
- 5 APL 现场交换机
- 6 APL 现场设备

通过联网计算机进入网站。必须知晓仪表的 IP 地址。

可以选择其他方式将 IP 地址分配至仪表：

- 动态配置协议 (DCP)，出厂设置
自动化系统 (例如 Siemens S7) 自动为仪表分配 IP 地址
- 软件地址设定
在 IP address 参数中输入 IP 地址
- DIP 开关，服务 IP 地址设置
仪表固定 IP 地址为 192.168.1.212
 重启后才会应用 IP 地址。
现在可以使用 IP 地址建立网络连接

缺省设置：仪表使用动态配置协议 (DCP)。自动化系统 (例如 Siemens S7) 自动为仪表分配 IP 地址。

通过网页浏览器 (适于带 PROFINET 的设备)

功能范围

通过内置网页服务器的网页浏览器操作和设置设备。操作菜单的结构与现场显示单元菜单结构相同。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，用户可以监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

通过服务接口 (CDI)

使用 Commubox FXA291 将仪表 CDI 接口连接至 Windows 个人计算机或笔记本电脑的 USB 端口。

通过 Bluetooth® 蓝牙无线技术操作 (可选)

要求

- 仪表，安装有带 Bluetooth 蓝牙功能的显示单元
- 智能手机或平板电脑 (安装有 Endress+Hauser SmartBlue App)、个人计算机 (安装有 1.07.00 或更高版本的 DeviceCare) 或 FieldXpert SMT70

蓝牙有效传输范围：25 m (82 ft)。传输范围取决于环境条件，例如附件、墙壁或天花板。

系统集成

HART

版本号 7

具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET

PROFINET Profile 4.02 规范

配套调试软件

安装有 Endress+Hauser SmartBlue (app)、DeviceCare (1.07.00 或更高版本)、FieldCare、DTM、AMS 和 PDM 的智能手机或平板电脑。

安装有网页服务器的个人计算机，通过现场总线操作。

证书与认证

产品证书与认证的最新信息进入产品主页查询 (www.endress.com) :

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择资料下载。

CE 认证 仪表符合相关 EC 指令的法律要求。Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的仪表均成功通过了所需测试。

RCM-Tick 认证 随箱包装中的产品或测量系统符合 ACMA（澳大利亚通讯及媒体局）制定的网络完整性、互操作性、性能参数以及健康与安全法规要求。同时还满足电磁兼容性要求。产品铭牌上带有 RCM-Tick 标志。



A0029561

防爆认证

- ATEX
- CSA
- NEPSI
- UKCA
- INMETRO
- KC
- EAC
- JPN
- 组合认证

防爆参数单独成册，用户可按需索取。防爆手册是所有防爆型设备的标准随箱资料。其他认证申请中。

防爆型智能手机和平板电脑

在防爆危险区中仅允许使用防爆型移动终端设备。

卫生合规认证 下列信息适用陶瓷测量膜片：
美国食品药品监督管理局(FDA)不反对使用氧化铝作为接触食品的材料。声明基于陶瓷测量膜片供应商提供的 FDA 证书。

EAC 符合性声明 设备符合 EAC 准则的法律要求。详细信息参见相应 EAC 符合性声明和适用标准。
Endress+Hauser 确保贴有 EAC 标志的设备均成功通过了所需测试。

饮用水认证

- NSF/ANSI 61 饮用水认证
- KTW 饮用水认证和 W270 标准

溢出保护认证 (申请中) 仪表遵循德国水资源法 (WHG) 第 63 节规定的溢出保护装置认证指南 (ZG-US:2012-07) 测试。

功能安全性 SIL/ IEC 61508 一致性声明 (可选) 带 4...20 mA 输出信号的仪表遵循 IEC 61508 标准设计。仪表用于过程液位和压力监测，最高可实现 SIL 3 功能安全等级。安全功能、设置和功能安全参数的详细信息参见《功能安全手册》。

通过船级认证

- ABS (美国航运局)
- LR (英国船级社)
- BV (法国船级社)
- DNV GL (挪威船级社/德国船级社)

无线电认证 带 Bluetooth 蓝牙功能 (低功耗) 的显示单元已通过无线电认证，符合 CE 和 FCC 法规。显示单元上提供相关认证信息及标签。

CRN 认证	部分设备型号通过 CRN 认证（加拿大认证号）。CRN 认证型仪表带有专用铭牌，上面标识有认证号 CRN 0F23358.5C。如需 CRN 认证设备，请同时订购 CRN 认证过程连接，并在“其他认证”中选择订货号 CRN。
测试报告	<p>测试、证书、声明</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EN 10204 - 3.1 材质证书（金属接液部件材质证书） 此选型代号针对带涂层膜片/过程连接，表示金属基材 ▪ NACE MR0175 / ISO 15156（金属接液部件）、声明 ▪ NACE MR0103 / ISO 17945（金属接液部件）、声明 ▪ AD 2000（金属接液部件）、声明，不包括膜片 ▪ 压力测试、内部程序、测试报告 ▪ 氦气泄漏测试、内部程序、测试报告 ▪ 光谱现场测试（PMI）、内部程序（接液金属部件）、测试报告 <p>进入设备浏览器查询电子版测试报告、声明和检测证书：输入铭牌上的序列号（www.endress.com/deviceviewer）。</p> <p>适用订购选项“标定”和“测试、证书”。</p> <p>印刷版产品文档</p> <p>可以订购印刷版测试报告、声明和检验证书（订购选项“印刷版产品文档”）。这些文档可随产品一同订购。</p> <p>标定</p> <p>五点标定证书 十点标定证书，ISO/IEC 17025 溯源认证</p> <p>制造商声明</p> <p>登陆 Endress+Hauser 公司网站可下载多种制造商声明。其他制造商声明可通过 Endress+Hauser 当地销售中心订购。</p> <p>下载符合性声明</p> <p>www.endress.com → 资料下载</p>

压力设备指令 2014/68/EU (PED)	<p>最大允许压力不超过 200 bar (2 900 psi) 的压力设备</p> <p>压力设备指令 2014/68/EU 规定：最大工作压力 PS 不超过 200 bar (2 900 psi) 的压力设备被列为压力组件。如果设备的最大工作压力不超过 200 bar (2 900 psi)，且设备体积不超过 0.1 L，压力设备需要符合压力设备指令的要求（参见压力设备指令 2014/68/EU 4.3 条款）。压力设备指令仅要求压力设备按照“成员国合理设计”标准设计和制造。</p> <p>参考标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 压力设备指令 (PED) 2014/68/EU 4.3 条款 ▪ 压力设备指令 2014/68/EU，委员会“压力”工作组，指南 A-05 + A-06 <p>注意：</p> <p>安装在安全仪表系统中的压力仪表需要单独检查，保护管道或罐体，防止压力超出允许范围（压力设备指令 2014/68/EU 2.4 条款列举的安全装置和组件）。</p> <p>最大允许压力超过 200 bar (2 900 psi) 的压力设备</p> <p>如果过程流体测量专用压力设备的体积不超过 0.1 L，且最大允许压力 PS 大于 200 bar (2 900 psi)，需要符合压力设备指令 2014/68/EU 附录 I 的安全要求。根据第 13 条的规定，压力设备基于附录 II 进行分类。由于体积较小，设备被列为 I 类压力设备。这些设备必须带有 CE 认证图标。</p> <p>参考标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 压力设备指令 2014/68/EU 第 13 条、附录 II ▪ 压力设备指令 2014/68/EU，委员会“压力”工作组，指南 A-05
--------------------------------	---

注意:

安装在安全仪表系统中的压力仪表需要单独检查，保护管道或罐体，防止压力超出允许范围（压力设备指令 2014/68/EU 2.4 条款列举的安全装置和组件）。

氧气应用场合	已通过验证和清洗，适用氧气 (O ₂) 应用场合（接液部件）
中国 RoHS 认证	仪表带有明确标识，符合 SJ/T 11363-2006 法规（中国 RoHS 认证）。
RoHS 认证	测量系统符合危险物质限制准则 2011/65/EU (RoHS 2)的要求。
具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET 认证	<p>具有 Ethernet-APL 接口功能 PROFINET</p> <p>设备通过 PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. / PROFIBUS 用户组织) 认证和注册。测量系统完全满足以下标准的要求:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 认证符合: <ul style="list-style-type: none"> ▪ PROFINET 设备的测试规范 ▪ PROFINET 安全等级 - 网络负载等级 ▪ 设备可与其他制造商的认证设备配套使用（互操作性）
其他认证	<p>电气系统和（可燃和易燃）过程流体间的过程密封件的等级符合 UL 122701 标准（旧标准名称: ANSI/ISA 12.27.01）</p> <p>Endress+Hauser 设备基于 UL 122701 标准（旧标准名称: ANSI/ISA 12.27.01）设计，这表示用户无需为管道提供二次过程密封，满足 ANSI/NFPA 70 (NEC) 和 CSA 22.1 (CEC) 要求，节约安装成本。此类仪表符合北美安装应用要求，为危险流体的带压测量提供了高安全性且经济的安装方案。仪表采用“单层密封”，通过下列认证:</p> <p>CSA C/US IS、XP、NI:</p> <p>40 bar (600 psi)</p> <p>详细信息参见相关设备的控制图示。</p> <p>计量认证</p> <p>如果选择“中国”订单选项，设备出厂时带中文铭牌，符合《中华人民共和国产品质量法》。</p>

订购信息

订购信息

详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心 (www.addresses.endress.com)，或登陆网站 www.endress.com 进入 Product Configurator 产品选型软件查询：

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。

点击配置按钮，打开 Configurator 产品选型软件。



Product Configurator: 产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备型号：直接输入测量点参数，例如测量范围或显示语言
- 自动校验排他选项
- 自动生成订货号及其明细，PDF 文件或 Excel 文件输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

供货清单

供货清单包括：

- 仪表
- 选配附件

相关文档资料：

- 《简明操作指南》
- 《出厂检测报告》
- 防爆仪表（例如 ATEX、IECEX、NEPSI 等）的《附加安全指南》
- 可选：出厂标定表格、测试证书



登陆网站下载《操作手册》：

www.endress.com → 资料下载

服务

使用产品选型软件可以选择以下服务。

- 除油脂清洗（接液部件）
- 已通过验证和清洗，适用氧气 (O₂) 应用场合（接液部件）
- 除油脂清洗（免油漆损伤物质）
（塑料防护罩不进行 PWIS 清洗）
- 外壳盖可选 ANSI 安全色（红色）涂层
- 设置 HART 突发模式（PV 值）
- 设置最大报警电流
- 出厂时关闭 Bluetooth 蓝牙通信
- 印刷版产品文档
可以选购印刷版测试报告、声明和材料检测证书（订购选项“服务”，选型代号“印刷版产品文档”）。设备出厂后，随箱包装中提供在订购选项“测试、证书、声明”中选择的文档资料。

测量点（位号）

- 订购选项：认证图标
- 选型代号：Z1，位号（TAG），参见附加选项
- 位号牌位置：在附加选项中选择
 - 不锈钢位号牌
 - 自粘纸标签
 - 补充铭牌
 - 无线射频识别标签（RFID TAG）
 - 无线射频识别标签（RFID TAG）+ 不锈钢位号牌
 - 无线射频识别标签（RFID TAG）+ 自粘纸标签
 - 无线射频识别标签（RFID TAG）+ 随箱标签/铭牌
- 位号说明：在附加选项中选择
3 行，每行最多 18 个字符
指定位号显示在所选标签和/或无线射频识别标签（RFID TAG）中。
- 电子铭牌（ENP）标识：32 位

测试报告、声明和检验证书

在设备浏览器中查询电子版测试报告、符合性声明和检测证书：
输入铭牌上的序列号 (www.endress.com/deviceviewer)



印刷版产品文档

可以订购印刷版测试报告、符合性声明和检测证书（订购选项 570 “服务”，选型代号 I7 “印刷版产品文档”）。出厂时仪表随箱包装中提供相关文档资料。

附件

设备专用附件

机械附件

- 外壳安装架
- 截止泄放阀安装架
- 截止泄放阀：
 - 截止泄放阀可作为**随箱**附件订购（包含安装密封圈）
 - 截止泄放阀可作为**安装**附件订购（已安装阀组提供泄漏检测证书）
 - 订购的设备证书（例如 3.1 材料证书和 NACE 认证）和测试服务（例如光谱现场测试（PMI）和压力测试）适用于变送器和阀组
 - 在阀的使用过程中，可能需要重新紧固填料
- 水袋管（PZW）
- 冲洗环
- 防护罩



技术参数（例如材质、外形尺寸或订货号）参见《特殊文档》SD01553P。

插头

- M12 直角插头，5 米电缆（IP67 防护等级），接头螺母，Cu Sn/Ni
- M12 插头，接头螺母（IP67 防护等级），Cu Sn/Ni
- M12 直角插头，接头螺母（IP67 防护等级），Cu Sn/Ni



安装堵头或连接电缆，否则无法保证设计 IP 防护等级。

焊接安装附件



详细信息参见焊座、过程转接头和法兰的《技术资料》TI00426F。

设备浏览器

设备浏览器（www.endress.com/deviceviewer）中列举了测量设备的所有备件及其订货号。

文档资料



配套技术文档资料的查询方式如下：

- 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer)：输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中：输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

标准文档资料

- 《技术资料》：设计规划指南
文档包含设备的所有技术参数、附件和可以随设备一起订购的其他产品的简要说明
- 《简明操作指南》：获取首个测量值的快速指南
文档包含从到货验收到初始调试的所有必要信息
- 《操作手册》：参考指南
文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃

补充文档资料

根据订购的仪表型号，随箱提供相应的附加文档资料：必须始终严格遵守补充文档资料中的各项说明。补充文档资料是整套设备文档的组成部分。

应用文档



《应用文档》FA00004P

压力测量，用于过程压力、差压、液位和流量测量的专业仪表

特殊文档



《特殊文档》SD01553P

压力设备机械附件

文档包含可用阀组、椭圆法兰转接头、压力表阀、截止阀、冷凝管、冷凝罐、电缆截短套件、测试接头、冲洗环、截止泄放阀和防护罩的概述。

注册商标

HART®

现场通信组织的注册商标（美国德克萨斯州奥斯汀）

PROFINET®

PROFIBUS 用户组织的注册商标（德国卡尔斯鲁厄）

Bluetooth®

Bluetooth®文字和图标是 Bluetooth SIG 公司的注册商标，Endress+Hauser 获得准许使用权。其他注册商标和商标名分别归相关公司所有。

KALREZ®

杜邦高性能弹性体有限公司的注册商标（美国威尔明顿）





71650491

www.addresses.endress.com
