

# Información técnica

## Field Xpert SMT77

Tableta PC universal y de altas prestaciones para la configuración de equipos en zonas Ex 1



### Aplicación

La Field Xpert SMT77 para la configuración de equipos permite una gestión de activos de la planta (PAM) de tipo móvil en áreas de la categoría Ex Zona 1. Es adecuada para que el personal de puesta en marcha y mantenimiento gestione fácilmente los instrumentos de campo con una interfaz de comunicación digital, ya sea con cable o inalámbrica. La tableta PC táctil está diseñada como solución completa. Está equipada con completas bibliotecas de controladores preinstalados y ofrece a los usuarios una interfaz de usuario con un software moderno para gestionar los equipos de campo a lo largo de todo el ciclo de vida.

El módulo LTE integrado permite asegurar que la tableta esté en línea aunque no se disponga de una red de área local inalámbrica.

### Ventajas

- Tableta de altas prestaciones con un diseño robusto para ser utilizada en zonas Ex 1 con un indicador de grandes dimensiones, de 10,1", y una batería que puede durar hasta 5 horas.
- Software de configuración del equipo apto para manejo táctil destinado a la gestión de activos optimizada.
- Enlace directo con Netilion, ecosistema IIoT de Endress+Hauser.
- Bibliotecas de drivers preinstaladas para todos los principales protocolos industriales.
- La conexión rápida con los equipos con un solo clic gracias a la detección automática de hardware, el software de aplicaciones online y el servicio de actualización de DTM/drivers ofrecen nuevas funcionalidades y la máxima seguridad.
- La verificación Heartbeat integrada incluye documentación en PDF.
- Conexión a equipos Bluetooth y WLAN de Endress+Hauser: perfectos para instrumentos de difícil acceso.

# Índice de contenidos

<b>Sobre este documento</b> .....	<b>3</b>
Símbolos .....	3
<b>Funcionamiento y diseño del sistema</b> .....	<b>4</b>
Función .....	4
Visión general de los protocolos e interfaces compatibles . . .	4
Ejemplos de aplicación .....	6
Comunicación y procesamiento de datos .....	8
<b>Suministro de energía</b> .....	<b>9</b>
Tensión de alimentación .....	9
Batería .....	9
<b>Características de funcionamiento</b> .....	<b>9</b>
Hardware .....	9
Software .....	10
<b>Entorno</b> .....	<b>11</b>
Rango de temperaturas ambiente .....	11
Temperatura de almacenamiento .....	11
Humedad .....	11
Grado de protección .....	11
Resistencia a golpes .....	11
<b>Estructura mecánica</b> .....	<b>11</b>
Diseño, medidas .....	11
Peso .....	12
<b>Operabilidad</b> .....	<b>12</b>
Planteamiento de manejo .....	12
Idiomas .....	12
<b>Certificados y homologaciones</b> .....	<b>13</b>
Marca CE .....	13
<b>Información para cursar pedidos</b> .....	<b>13</b>
Alcance del suministro .....	13
<b>Accesorios</b> .....	<b>13</b>
Accesorios específicos del equipo .....	13
<b>Documentación</b> .....	<b>13</b>
Documentación estándar .....	14
<b>Marcas registradas</b> .....	<b>14</b>

## Sobre este documento

### Símbolos

#### Símbolos de seguridad

##### PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se producirán lesiones graves o mortales.

##### ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones graves y hasta mortales.









##### ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones de gravedad leve o media.

##### AVISO

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente nociva. Si no se evita dicha situación, se pueden producir daños en el producto o en sus alrededores.

#### Símbolos para determinados tipos de información

Símbolo	Significado
	<b>Permitido</b> Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.
	<b>Preferible</b> Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.
	<b>Prohibido</b> Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.
	<b>Consejo</b> Indica información adicional.
	Referencia a documentación
	Referencia a página
	Referencia a gráfico
	Inspección visual

## Funcionamiento y diseño del sistema


### Función

La tableta PC Field Xpert SMT para la configuración universal de equipos es compatible con varios protocolos, con los protocolos de servicio de Endress+Hauser y con la conexión a equipos de campo Bluetooth de Endress+Hauser y a equipos de campo WLAN de Endress+Hauser. Puede conectar los equipos de campo directamente a través de una interfaz adecuada, como un módem (punto a punto), un sistema de bus (punto a bus) o una conexión inalámbrica (WLAN/Bluetooth).

El paquete de software Field Xpert es fácil de usar, rápido e intuitivo.

La biblioteca de equipos Field Xpert ya cuenta con varios miles de controladores de equipo y de comunicación preinstalados. Se pueden usar para hacer funcionar casi todos los equipos HART y FOUNDATION Fieldbus (bibliotecas del Grupo FieldComm). Además, tiene instalados todos los drivers de equipos de campo de Endress+Hauser. Los DTM HART y los DTM de perfil PROFIBUS también permiten la operación con todas las funcionalidades básicas importantes de los equipos de campo en cuestión.

Además, la tableta PC dispone del FDI Package Manager para la instalación de los FDI, así como del IODD DTM Configurator para instalar los IODD. Se pueden instalar controladores de equipo nuevos (DTM, FDI e IODD) en la tableta PC de campo en todo momento.



A0057125

1 Aplicaciones de la Field Xpert SMT77

### Visión general de los protocolos e interfaces compatibles

#### Equipos de campo y protocolos compatibles

Equipos de campo Endress+Hauser y equipos de campo de terceros

- HART
- PROFIBUS DP/PA
- PROFINET
- FOUNDATION Fieldbus
- Modbus
- IO-Link
- Bluetooth: equipos de campo Endress+Hauser con función Bluetooth
- WLAN: equipos de campo Endress+Hauser WLAN

#### Protocolos de servicio de Endress+Hauser compatibles

- CDI
- IPC
- ISS
- PCP




Tenga en cuenta que, en el área de peligro, cada equipo individual conectado requiere una homologación Ex apropiada.

Protocolo	Interfaz (interfaz, módem, puerta de enlace)
HART	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Commubox FXA195</li> <li>▪ Módem Viator Bluetooth IS</li> <li>▪ Módem Viator USB con PowerXpress</li> <li>▪ FieldPort SFP50</li> <li>▪ Fieldgate SFG250</li> <li>▪ Memograph RSG45</li> <li>▪ Escáner de depósito NXA820</li> <li>▪ Módulo BARTEC complementario</li> <li>▪ FieldGate SWG50</li> <li>▪ Fieldgate SWG70</li> </ul>
PROFIBUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Softing PROFIusb</li> <li>▪ Softing PBpro USB</li> <li>▪ FieldPort SFP50 con licencia PROFIBUS</li> <li>▪ Fieldgate SFG500</li> </ul>
PROFINET	PROFINET Comm DTM
FOUNDATION Fieldbus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NI USB</li> <li>▪ FieldPort SFP50 con licencia FOUNDATION Fieldbus</li> <li>▪ Softing FFusb</li> </ul>
Modbus	MODBUS serie
IO-Link	FieldPort SFP20
Interfaces de servicio de Endress+Hauser	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Commubox FXA291 CDI</li> <li>▪ Commubox FXA291 IPC, ISS, PCP</li> <li>▪ Commubox FXA193 IPC, ISS</li> <li>▪ TXU10 V2 CDI</li> <li>▪ TXU10 V2 PCP</li> <li>▪ TXU10 V1 PCP, CDI</li> <li>▪ CDI USB</li> <li>▪ CDI TCP/IP</li> </ul>
Bluetooth	Equipos de campo de Endress+Hauser con función Bluetooth
WLAN	Equipos de campo WLAN de Endress+Hauser


## Ejemplos de aplicación

**Conexión HART punto a punto a través del módem USB/HART FXA195**


El módem USB/HART FXA195 de Endress+Hauser se puede usar para establecer automáticamente una conexión desde la tableta PC con un equipo de campo HART.



A0056992

 2 *Conexión punto a punto con un equipo de campo HART*


- 1 *Tableta PC Field Xpert SMT70*
- 2 *Módem USB/HART Commubox FXA195*
- 3 *Equipo de campo HART*

 Para establecer comunicación con el equipo de campo HART, se debe disponer en el circuito un resistor de al menos 250  $\Omega$ . La integración del resistor depende de la arquitectura del sistema y de la alimentación empleada.


Para obtener información detallada: Documentación del módem USB/HART Commubox FXA195

**Conexión a través de WLAN o Bluetooth**

La tableta PC se puede conectar a un equipo de campo Endress+Hauser habilitado para WLAN o Bluetooth a través de una WLAN o de Bluetooth.




A0056991

 3 *Conexión a través de WLAN o Bluetooth*

- 1 *Tableta PC Field Xpert SMT70*
- 2 *WLAN o Bluetooth*
- 3 *Equipo de campo Endress+Hauser*

### Comunicación punto a punto HART FieldPort SFP50




A0056990


#### 4 Conexión punto a punto a través de FieldPort SFP50

- 1 Una fuente de alimentación del transmisor
- 2 Resistencia de carga 250 ... 1100  $\Omega$
- 3 Equipo de campo HART
- 4 Tableta PC Field Xpert SMT77
- 5 FieldPort SFP50

### Conexión punto a punto CDI a través de la Commubox FXA291

La tableta PC se puede conectar de manera automática a un equipo de campo Endress+Hauser con interfaz CDI a través de la Commubox FXA291 de Endress+Hauser.

 Para obtener información detallada, véase la documentación de la Commubox FXA291




A0056989

#### 5 Conexión CDI punto a punto con un equipo de campo

- 1 Tableta PC Field Xpert SMT77
- 2 Commubox FXA291 para interfaz CDI
- 3 Equipo de campo con interfaz CDI

### Conexión punto a bus PROFIBUS

Se puede establecer una conexión desde la tableta PC con un equipo de campo PROFIBUS PA usando un asistente a través del Endress+Hauser Fieldgate SFG500. La conexión de PROFIBUS DP con PROFIBUS PA se establece a través de un acoplador de segmentos, como el Siemens DP/PA link o el Pepperl+Fuchs SK3.



A0056988

6 Conexión PROFIBUS punto a bus mediante Fieldgate SFG500

- 1 Tableta PC Field Xpert SMT70
- 2 Ethernet
- 3 Fieldgate SFG500
- 4 PROFIBUS DP
- 5 Acoplador de segmentos
- 6 PROFIBUS PA

## Comunicación y procesamiento de datos

### Conexiones

- Ranura para tarjeta SD micro
- Ranura para tarjeta SIM micro
- Puerto de carga
- Puerto de acoplamiento

### Conexión con módulo de acoplamiento

- 4× USB 2.0
- RS232
- Ethernet 10/100 Mbit/s
- 1× HDMI
- Puerto de carga

### Ranuras de expansión

Módulo HART complementario

### USB

1× USB 2.0

### Red de área local inalámbrica

- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 2 antenas

### Bluetooth

Bluetooth® 4.1 (LE), Clase 1

### WAN inalámbrica + GPS

Depende de la versión, "WLAN" o "Wireless WAN + GPS"



## Suministro de energía

<b>Tensión de alimentación</b>	<b>Tensión</b> 19 V
	<b>Consumo de corriente</b> 3,42 A
	<b>Consumo de potencia</b> 65 W

**Batería** Bateria de polímero de litio recargable y reemplazable

	Batería: Incluida de forma estándar en el alcance del suministro	Batería adicional (opcional)
Tensión	7,4 V <sub>CC</sub>	7,4 V <sub>CC</sub>
Capacidad	4 200 mAh	4 200 mAh
Duración de la batería	Hasta 3 h	Hasta 5 h



La batería adicional se puede cambiar en caliente durante el funcionamiento en áreas de peligro.

## Características de funcionamiento

### Hardware

#### CPU

Intel N3710 1,6 GHz o superior (turbo 2,56 GHz)

#### Memoria de trabajo

8 GB SODIM DDR3L-1600

#### Memoria

128 GB SATA uSSD

#### Indicador

- Tamaño de la pantalla: 10,1"
- Resolución: 1920 × 1200
- LCD, con Gorilla Glass de doble enlace
- 10 puntos multitáctiles
- Luminancia (brillo): 700 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste 800:1
- Retroiluminación LED
- Ángulo de visión de 89° desde todos los lados

#### LED

- Indicador de potencia
- Indicador de carga
- Estado de la memoria de almacenamiento masivo
- Estado de conexión por radio

#### Teclas

- Activado/Desactivado (On/Off)
- Volumen
- Inicio/menú
- Botón táctil de código de barras / cámara
- Botón táctil programable

#### Audio

- 2 micrófonos con cancelación de ruido incorporada
- 2 altavoces (2 x 0,5 W)

#### Escáner

Escáner de códigos de barras en 1D/2D (opcional)

**RFID**

Lector RFID HF/NFC

**Cámara**


- Cámara de 2 MP en el frontal
- Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash

**Software****Sistema operativo de la tableta PC Field Xpert SMT77**


Windows 10 SAC

**Field Xpert software**


Software de configuración de equipos apto para manejo táctil desarrollado para tableta PC



7 Pantalla de inicio con botón automático de un solo clic



8 Selección de protocolo para la selección manual de la conexión




9 Ejemplo: Configuración del equipo

## Entorno

<b>Rango de temperaturas ambiente</b>	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (sin inicio en frío)
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
<b>Humedad</b>	5 ... 95 % (sin condensación)
<b>Grado de protección</b>	IP65 (EN/IEC 60529)
<b>Resistencia a golpes</b>	Puede resistir una caída de más de 1 m sobre suelo de hormigón (incl. el módulo complementario y la batería)


## Estructura mecánica

<b>Diseño, medidas</b>	290 mm · 209 mm · 33 mm (11,42 in · 8,23 in · 1,3 in)
------------------------	-------------------------------------------------------



10 Vista frontal

A0037499



A0037958

11 Vista lateral

**Peso** 2,3 kg (5,1 lb)

## Operabilidad

**Planteamiento de manejo** El software Field Xpert proporciona tres métodos diferentes para establecer una conexión con el equipo de campo. La versión posible depende del protocolo, de la interfaz (módem/puerta de enlace) y del equipo de campo.

- Automático: La conexión con la interfaz (módem)/el equipo de campo se establece de manera automática.
- Asistente: Se establece una conexión con la interfaz (módem/puerta de enlace) y el equipo de campo paso a paso.
- Inalámbrico: Seleccione esta opción si desea establecer una conexión con un equipo de campo Endress+Hauser Bluetooth o WLAN.

**Idiomas** **Field Xpert software**  
Idiomas para seleccionar: AR, CS, DE, ES, FI, FR, ID, IT, JA, KO, NL, PL, PT, RU, EN, SV, TH, TR, VI, ZH

**Interfaz del controlador para equipos de campo**  
Depende del equipo de campo

## Certificados y homologaciones

Los certificados y homologaciones actuales del producto se encuentran disponibles en [www.endress.com](http://www.endress.com), en la página correspondiente al producto:

1. Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda.
2. Abra la página de producto.
3. Seleccione **Descargas**.

---

### Marca CE

El producto cumple los requisitos legales de las directivas UE/CE relevantes. Para confirmar que el producto ha superado satisfactoriamente los ensayos correspondientes, el fabricante lo identifica con la marca CE.

## Información para cursar pedidos

Su centro de ventas más próximo tiene disponible información detallada para cursar pedidos en [www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com) o en la configuración del producto, en [www.endress.com](http://www.endress.com):

1. Seleccione el producto mediante los filtros y el campo de búsqueda.
2. Abra la página de producto.
3. Seleccione **Configuración**.



### **Configurador de producto: Herramienta de configuración individual de los productos**

- Datos de configuración actualizados
- Según el equipo: Entrada directa de información específica del punto de medición, como el rango de medición o el idioma de trabajo
- Comprobación automática de criterios de exclusión
- Creación automática del código de pedido y su desglose en formato de salida PDF o Excel
- Posibilidad de cursar un pedido directamente en la tienda en línea de Endress+Hauser

---

### Alcance del suministro

El alcance del suministro incluye:

- Tableta PC Field Xpert
- Cargador CA (100 ... 240 V<sub>AC</sub>, 1,5 A, 50 ... 60 Hz) con cables de conexión EU, US, UK, CH, IT, AU
- Software e interfaces/módem según pedido

## Accesorios

---

### Accesorios específicos del equipo

Los accesorios disponibles en estos momentos para el producto se pueden seleccionar en [www.endress.com](http://www.endress.com):

1. Seleccione el producto mediante los filtros y el campo de búsqueda.
2. Abra la página de producto.
3. Seleccione **Piezas de repuesto y accesorios**.

## Documentación



Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:

- *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
- *Endress+Hauser Operations App*: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

**Documentación estándar****Field Xpert SMT77**

- Catálogo de innovaciones IN01136S
- Información técnica TIO1418S
- Manual de instrucciones BA01923S

## Marcas registradas

Windows 10 IoT Enterprise® es una marca registrada de Microsoft Corporation, Redmond, Washington, EUA.

Intel® Core™ es una marca registrada de Intel Corporation, Santa Clara (EUA).

BARTEC es una marca registrada de BARTEC Top Holding GmbH, Bad Mergentheim (Alemania).

FOUNDATION™ Fieldbus es una marca del Grupo FieldComm, Austin, TX 78759 (EE. UU.).

HART®, WirelessHART® es una marca registrada del Grupo FieldComm, Austin, TX 78759 (EE. UU.).

PROFIBUS® es una marca registrada de la Organización de Usuarios de PROFIBUS, Karlsruhe (Alemania).

PROFINET® es una marca registrada de PROFIBUS User Organization (PNO), Karlsruhe (Alemania)

Modbus es la marca registrada de Modicon, Incorporated.

IO-Link® es una marca registrada de IO-Link Community c/o PROFIBUS User Organization (PNO), Karlsruhe (Alemania), [www.io-link.com](http://www.io-link.com)

Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las empresas y organizaciones en cuestión.





71688133

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---