

Informações técnicas

Micropilot FMR67B

PROFIBUS PA

Radar de onda livre

Medição de nível em sólidos



Aplicação

- Medição de nível contínua e sem contato de sólidos de pó a granulares
- Conexões de processo: flanges com unidade de alinhamento e purga de ar
- Faixa de medição máxima: 125 m (410 ft)
- Temperatura: -40 para +450 °C (-40 para +842 °F)
- Pressão: -1 para +160 bar (-14.5 para +2 321 psi)
- Precisão: ±3 mm (±0.12 in)

Seus benefícios

- Antena de lente PTFE ou antena piramidal de alta temperatura vedada em cerâmica
- Medição confiável graças ao foco de sinal forte, mesmo com vários acessórios internos
- Comissionamento fácil e guiado com interface de usuário intuitiva
- Tecnologia sem fio Bluetooth® para comissionamento, operação e manutenção

Sumário

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Informações importantes sobre o documento | 3 | Constante dielétrica | 32 |
| Símbolos | 3 | | |
| Convenções gráficas | 4 | | |
| Função e projeto do sistema | 4 | Construção mecânica | 32 |
| Princípio de medição | 4 | Dimensões | 32 |
| Confiabilidade | 5 | Peso | 52 |
| Entrada | 5 | Materiais | 53 |
| Variável medida | 5 | | |
| Faixa de medição | 5 | Operabilidade | 59 |
| Frequência operacional | 6 | Conceito de operação | 59 |
| Poder de transmissão | 6 | Idiomas | 59 |
| Saída | 6 | Operação local | 59 |
| PROFIBUS PA | 6 | Display local | 59 |
| Sinal em alarme | 6 | Operação remota | 61 |
| Linearização | 7 | Integração do sistema | 61 |
| Dados específicos do protocolo | 7 | Ferramentas de operação compatíveis | 62 |
| Fonte de alimentação | 8 | | |
| Esquema de ligação elétrica | 8 | Certificados e aprovações | 62 |
| Terminais | 9 | Identificação CE | 62 |
| Conectores do equipamento disponíveis | 9 | RoHS | 62 |
| Tensão de alimentação | 9 | Identificação RCM | 62 |
| Equalização de potencial | 10 | Aprovações Ex | 62 |
| Entradas para cabo | 10 | Equipamento de pressão com pressão permitida ≤ 200 bar (2 900 psi) | 62 |
| Especificação do cabo | 10 | Aprovação de rádio | 62 |
| Proteção contra sobretensão | 11 | Padrão de rádio EN 302729 | 62 |
| Características de desempenho | 11 | Norma de rádio EN 302372 | 63 |
| Condições de operação de referência | 11 | FCC | 63 |
| Erro máximo medido | 11 | Industry Canada | 64 |
| Resolução do valor medido | 12 | Normas e diretrizes externas | 64 |
| Tempo de resposta | 12 | | |
| Influência da temperatura ambiente | 12 | | |
| Instalação | 13 | Informações para pedido | 65 |
| Local de instalação | 13 | Calibração | 65 |
| Orientação | 13 | Serviço | 65 |
| Instruções de instalação | 14 | Teste, certificado, declaração | 66 |
| Ângulo do feixe | 18 | Identificação | 66 |
| Instruções especiais de instalação | 20 | | |
| Ambiente | 21 | Pacotes de aplicação | 66 |
| Faixa de temperatura ambiente | 21 | Tecnologia Heartbeat | 66 |
| Limites de temperatura ambiente | 21 | | |
| Temperatura de armazenamento | 29 | | |
| Classe climática | 29 | Acessórios | 68 |
| Altura de instalação de acordo com IEC61010-1 Ed.3 | 30 | Tampa de proteção contra tempo: 316L, XW112 | 68 |
| Grau de proteção | 30 | Tampa de proteção contra tempo, plástico, XW111 | 68 |
| Resistência à vibração | 30 | Vedaçāo de flange ajustável | 69 |
| Compatibilidade eletromagnética (EMC) | 30 | Display remoto FHX50B | 71 |
| Processo | 30 | Passagem feedthrough estanque a gases | 72 |
| Faixa de pressão do processo | 30 | Field Xpert SMT70 | 73 |
| Marcas comerciais registradas | 75 | DeviceCare SFE100 | 73 |

Informações importantes sobre o documento

| Símbolos | Símbolos de segurança |
|---|--|
| |  PERIGO Este símbolo te alerta para uma situação perigosa. A falha em evitar essa situação resultará em ferimentos sérios ou fatais. |
| |  ATENÇÃO Este símbolo te alerta para uma situação potencialmente perigosa. A falha em evitar essa situação pode resultar em ferimentos sérios ou fatais. |
| |  CUIDADO Este símbolo te alerta para uma situação potencialmente perigosa. A falha em evitar essa situação pode resultar em ferimentos pequenos ou médios. |
| |  AVISO Este símbolo te alerta para uma situação potencialmente prejudicial. A falha em evitar essa situação pode resultar em danos ao produto ou a algo em suas proximidades. |
| Símbolos elétricos | |
|  | Corrente contínua |
|  | Corrente alternada |
|  | Corrente contínua e corrente alternada |
|  | Conexão de aterramento |
| | Um terminal terra que, no que diz respeito ao operador, está aterrado através de um sistema de aterramento. |
|  | Aterramento de proteção (PE) |
| | Terminais de terra devem ser conectados ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões. Os terminais de terra são localizados dentro e fora do equipamento. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminal de aterramento interno; o terra de proteção é conectado à rede elétrica. ■ Terminal de aterramento externo; o equipamento é conectado ao sistema de aterramento da fábrica. |
| Símbolos para determinados tipos de informações e gráficos | |
|  | Permitido |
| | Procedimentos, processos ou ações que são permitidos |
|  | Preferido |
| | Procedimentos, processos ou ações que são recomendados |
|  | Proibido |
| | Procedimentos, processos ou ações que são proibidos |
|  | Dica |
| | Indica informação adicional |
|  | Consulte a documentação |
|  | Referência ao gráfico |
|  | 1, 2, 3, ... |
| | Números de itens |
|  | A, B, C, ... |
| | Visualizações |
|  | Área classificada |
| | Indica a área classificada |
|  | Área segura (área não classificada) |
| | Indica a área não classificada |


Convenções gráficas

- Desenhos de conexão elétrica, explosão e instalação são apresentados em formato simplificado
- Desenhos dimensionais, de componentes, conjuntos e equipamentos são apresentados em formato de linha reduzida
- Desenhos dimensionais não são representações em escala; as dimensões indicadas são arredondadas para 2 casas decimais
- A não ser quando descrito do contrário, flanges são apresentadas com forma de superfície de vedação EN1091-1, B2; ASME B16.5, RF; JIS B2220, RF

Função e projeto do sistema

Princípio de medição

O Micropilot é um sistema de medição "descendente", que opera com base no método de onda contínua modulada por frequência (FMCW). A antena emite uma onda eletromagnética em uma frequência que varia continuamente. Esta onda é refletida pelo produto e recebida novamente pela antena.




1 Princípio FMCW: transmissão e reflexão da onda contínua

R Ponto de referência da medição

D Distância entre o ponto de referência e a superfície do produto

A frequência dessa onda é modulada na forma de um sinal dente de serra entre dois limites de frequência f_1 e f_2 :



2 Princípio FMCW: resultado da modulação da frequência

1 Sinal transmitido

2 Sinal recebido

Isso resulta na frequência de diferença a seguir a qualquer momento entre o sinal transmitido e o sinal recebido:

$$\Delta f = k \Delta t$$

onde Δt é o tempo de execução e k é o aumento especificado na modulação de frequência.

Δt é dado pela distância D entre o ponto de referência R e a superfície do produto:

$$D = (c \Delta t) / 2$$

em que c é a velocidade de propagação da onda.

Em suma, D pode ser calculado a partir do deslocamento da frequência medida Δf . D é então utilizado para determinar o conteúdo do tanque ou silo.

| | |
|-----------------------|---|
| Confiabilidade | Segurança de TI A garantia do fabricante somente é válida se o produto for instalado e usado conforme descrito nas Instruções de operação. O produto é equipado com mecanismos de segurança para protegê-lo contra qualquer mudança accidental das configurações. Medidas de segurança de TI, que oferecem proteção adicional para o produto e a respectiva transferência de dados, devem ser implantadas pelos próprios operadores de acordo com seus padrões de segurança. |
|-----------------------|---|

Entrada

| | |
|--------------------------------|--|
| Variável medida | A variável medida é a distância do ponto de referência até a superfície do produto. O nível é calculado baseando-se em E' , a distância vazia inserida. |
| Faixa de medição | O início da faixa de medição é o ponto em que o feixe toca no chão. Níveis abaixo desse ponto não podem ser medidos, particularmente no caso de saídas cônicas. A faixa máxima de medição nessas aplicações pode ser aumentada usando um dispositivo de alinhamento. |
| Faixa de medição máxima | |

A faixa de medição máxima depende do tamanho e design da antena.


| Antena | Faixa de medição máxima |
|---------------------------------|-------------------------|
| Piramidal, 316L, 65 mm (2.6 in) | 125 m (410 ft) |
| Drip-off, PTFE, 50 mm (2 in) | 50 m (164 ft) |
| Embutida, PTFE, 80 mm (3 in) | 125 m (410 ft) |

Faixa de medição utilizável

A faixa de medição utilizável depende do tamanho da antena, das propriedades reflexivas do meio, da posição de instalação e de quaisquer interferências possíveis de reflexão.

Em princípio, a medição é possível até a ponta da antena.

Dependendo da posição do produto (ângulo de repouso) e para evitar qualquer dano material devido a meio abrasivo e formação de depósito na antena, o final da faixa de medição deve ser selecionado 10 mm (0.4 in) antes da ponta da antena.



- A Comprimento da antena + 10 mm (0.4 in)
 B Faixa de medição utilizável
 H Altura do silo
 R Ponto de referência de medição, varia de acordo com o sistema de antena

Para mais informações sobre o ponto de referência, consulte → Construção mecânica.

- Para obter os valores de permissividade relativa (valores ϵ_r) de diversos meios comumente usados na indústria, consulte:
- Permissividade relativa (valor ϵ_r), Compêndio CP01076F
 - O aplicativo "DC Values App" da Endress+Hauser (disponível para Android e iOS)

| | |
|------------------------|---|
| Frequência operacional | Aprox. 80 GHz Até 8 equipamentos podem ser instalados em um tanque sem os equipamentos influenciando-se mutuamente. |
| Poder de transmissão | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potência de pico: <1.5 mW ▪ Potência média de saída: <70 μW |

Saída

| | |
|-------------------------------|--|
| PROFIBUS PA | Conforme EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 |
| Codificação do sinal: | Barramento Alimentado Manchester (MBP) tipo 1 |
| Taxa de transmissão de dados: | 31.25 kBit/s, modo tensão |
| Isolamento galvânico: | Sim |
| Sinal em alarme | Diagnóstico de acordo com o PROFIBUS PA Profile 3.02 |
| Display local | Sinal de status (em conformidade com a recomendação NAMUR NE 107): Display de texto padronizado |

Ferramenta de operação através da interface de operação (CDI)

Sinal de status (em conformidade com a recomendação NAMUR NE 107):

Display de texto padronizado

Ferramenta de operação através da comunicação PROFIBUS PA

Sinal de status (em conformidade com a recomendação NAMUR NE 107):

Display de texto padronizado

Linearização

A função de linearização do equipamento permite a conversão do valor medido em qualquer unidade de comprimento, peso, vazão ou volume.

Curvas de linearização pré-programadas

Tabelas de linearização para calcular o volume nos recipientes a seguir estão programadas no equipamento:

- Parte inferior piramidal
- Parte inferior cónica
- Fundo com ângulo
- Cilindro horizontal
- Esférica

Outras tabelas de linearização de até 32 pares de valores podem ser inseridas manualmente.

Dados específicos do protocolo**PROFIBUS PA****ID do fabricante:**

17 (0x11)

Número de identificação:

0x1568ou 0x9700

Versão do perfil:

3.02

Arquivo GSD e versão

Informações e arquivos disponíveis em:

- www.endress.com
Na página do produto do equipamento: Documentos/Software → Drivers do equipamento
- www.profibus.com

*Valores de saída***Entrada analógica:**

- Nível linearizado
- Distância
- Volume
- Tensão do terminal
- Temperatura da eletrônica
- Temp. do sensor
- Amplitude absoluta do eco
- Amplitude relativa do eco
- Área de acoplamento
- Indicador de incrustação, opcional (Guia do usuário → Heartbeat Technology → Detecção de incrustação → Indicador de incrustação)
- Indicador de espuma, opcional (Diagnóstico → Heartbeat Technology → Detecção de espuma → Indicador de espuma)

Entrada digital:

Só está disponível se o pacote de aplicação "Heartbeat Verification + Monitoring" tiver sido selecionado.

- 168 Incrustação detectada, opcional (Guia do usuário → Heartbeat Technology → Detecção de incrustação → 168 Incrustação detectada)
- 952 Espuma detectada, opcional (Guia do usuário → Heartbeat Technology → Detecção de espuma → 952 Espuma detectada)


*Valores de entrada***Saída analógica:**

Valor analógico do PLC a ser indicado no display

Funções compatíveis

- Identificação e manutenção
Identificação simples do equipamento na parte do sistema de controle e na etiqueta de identificação
- Adoção automática de números de identificação
Modo de compatibilidade GSD para o perfil genérico 0x9700 "Transmissor com 1 entrada analógica"
- Diagnóstico de camada física
Verificação de instalação do segmento PROFIBUS e do equipamento usando a tensão do terminal e monitoramento de mensagens
- Upload/download PROFIBUS
A leitura e gravação de parâmetros são até dez vezes mais rápidas com o upload/download do PROFIBUS
- Estado condensado
Informações de diagnóstico simples e autoexplicativas com categorização das mensagens de diagnóstico ocorridas

Fonte de alimentação

Esquema de ligação elétrica**Invólucro de compartimento único**


A0042594

3 Terminais de conexão e os terminais de terra no compartimento de conexão, invólucro de compartimento único

1 Terminal positivo

2 Terminal negativo

3 Terminal terra interno

Invólucro de compartimento duplo


A0042803

4 Os terminais de conexão e os terminais de terra no compartimento de conexão

1 Terminal positivo

2 Terminal negativo

3 Terminal de terra interno

invólucro duplo do compartimento, formato L

A0045842

■ 5 Os terminais de conexão e os terminais de terra no compartimento de conexão

- 1 Terminal positivo
- 2 Terminal negativo
- 3 Terminal de terra interno


Terminais

- Tensão de alimentação e terminal terra interno
Faixa de fixação: 0.5 para 2.5 mm² (20 para 14 AWG)
- Terminal de aterramento externo
Faixa de fixação: 0.5 para 4 mm² (20 para 12 AWG)

Conectores do equipamento disponíveis

- i** No caso de equipamentos com um conector, não é necessário abrir o invólucro para fins de conexão.

Use as vedações que acompanham para evitar a entrada de umidade no equipamento.

Equipamentos com conector M12

A0011175

■ 6 Visualização da conexão plug-in no equipamento

- 1 Sinal +
- 2 Não usado
- 3 Sinal -
- 4 Terra

Vários plugues M12 estão disponíveis como acessórios para equipamentos com conectores M12.

Tensão de alimentação


A tensão de alimentação depende do tipo aprovação do equipamento selecionado

| | |
|--|---------------------------|
| Não classificada, Ex d, Ex e | 9 para 32 V _{DC} |
| Ex i | 9 para 30 V _{DC} |
| Corrente nominal | 14 mA |
| Erro na corrente FDE (Fault Disconnection Electronic) | 0 mA |

- i**
- Use somente componentes Profibus PA adequados e certificados (por ex., acoplador de segmento DP/PA) para a fonte de alimentação
 - Em conformidade com FISCO/FNICO conforme IEC 60079-27
 - A alimentação não depende da polaridade

Equalização de potencial

O aterramento protetivo do equipamento não deve ser conectado. Se necessário, a linha de equalização de potencial pode ser conectada ao terminal terra externo do invólucro antes que o equipamento seja conectado.



A0046583

- A Invólucro de compartimento único, plástico
- B Invólucro de compartimento único, alumínio, revestido
- C Invólucro de compartimento único, 316L, sanitário (equipamento Ex)
- D Invólucro de compartimento duplo, alumínio, revestido
- E Invólucro com compartimento duplo em formato de L, alumínio, revestido
- 1 Terminal de aterramento para conexão da linha de equalização de potencial

⚠ ATENÇÃO

Ignição de faíscas ou altas temperaturas de superfície não permitidas.


Perigo de explosão!

- Consulte a documentação separada sobre aplicações em áreas classificadas para mais instruções de segurança.



Para compatibilidade eletromagnética ideal:

- Mantenha a linha de equalização de potencial o mais curta possível
- Observe uma seção transversal mínima de 2.5 mm² (14 AWG)

Entradas para cabo

A0046584

- A Invólucro de compartimento único, plástico
- B Invólucro de compartimento único, alumínio, revestido
- C Invólucro de compartimento simples, 316L, sanitário
- D Invólucro de compartimento duplo, alumínio, revestido
- E Invólucro com compartimento duplo em formato de L, alumínio, revestido
- 1 Entrada para cabo
- 2 Conector falso

O número e o tipo de entradas para cabos dependem da versão do equipamento solicitada.



Sempre direcione os cabos de conexão para baixo, para que a umidade não penetre no compartimento de conexão.

Se necessário, crie uma alça de gotejamento ou use uma tampa de proteção contra tempo.

Especificação do cabo**Seção transversal calculada**

- Tensão de alimentação
0.5 para 2.5 mm² (20 para 13 AWG)
- Aterrramento de proteção ou aterrramento da blindagem do cabo
> 1 mm² (17 AWG)
- Terminal de terra externo
0.5 para 4 mm² (20 para 12 AWG)

Diâmetro externo do cabo

O diâmetro externo do cabo depende do prensa-cabo usado

- Acoplamento, plástico:
Ø5 para 10 mm (0.2 para 0.38 in)
- Acoplamento, latão niquelado:
Ø7 para 10.5 mm (0.28 para 0.41 in)
- Acoplamento, aço inoxidável:
Ø7 para 12 mm (0.28 para 0.47 in)



Use um cabo trançado, de núcleo duplo blindado, preferencialmente cabo tipo A.

Para mais informações sobre a especificação do cabo:

- Instruções de operação BA00034S "PROFIBUS DP/PA: Diretrizes para planejamento e comissionamento"
- Diretrizes de montagem PROFIBUS 8.022
- IEC 61158-2 (MBP).

Proteção contra sobretensão

A proteção contra sobretensão pode opcionalmente ser solicitada como um "Acessório montado" através da estrutura do produto.

Equipamentos sem proteção contra sobretensão opcional

O equipamento atende à norma de produto IEC/DIN EN IEC 61326-1 (Tabela 2: Ambiente industrial).

Dependendo do tipo de porta (fonte de alimentação CC, porta de entrada/saída) são aplicados diferentes níveis de teste de acordo com a IEC /DIN EN 61326-1 contra sobretensões transitórias (Surto IEC / DIN EN 61000-4-5):

Nível de teste em portas de alimentação CC e portas de entrada/saída é 1 000 V linha com terra

Equipamentos com proteção contra sobretensão opcional

- Tensão por ignição: mín. 400 V_{DC}
- Testado em conformidade com IEC /DIN EN 60079-14 subcapítulo 12.3 (IEC / DIN EN 60060-1 capítulo 7)
- Corrente de descarga nominal: 10 kA

AVISO

O equipamento pode ser destruído por tensões elétricas excessivamente altas.

- Sempre aterre o equipamento com proteção integrada contra sobretensão.

Categoria de sobretensão

Categoria de sobretensão II

Características de desempenho

Condições de operação de referência

- Temperatura = +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F)
- Pressão = 960 mbar abs. (14 psia) ±100 mbar (±1.45 psi)
- Umidade = 60 % ±15 %
- Refletor: placa de metal com o diâmetro ≥ 1 m (40 in)
- Não há grandes reflexões de interferência dentro do feixe de sinal

Erro máximo medido**Exatidão referencial**

Os equipamentos são otimizados para aplicações de sólidos mediante entrega. Uma condição adicional de referência para as especificações de precisão para equipamentos de sólidos é **Tipo bin = Teste de bancada**.

Precisão


A precisão é a soma de não linearidade, não repetibilidade e histerese.

- Distância de medição até 1.5 m (4.92 ft): máx. ±20 mm (±0.79 in)
- Distância de medição > 1.5 m (4.92 ft): ±3 mm (±0.12 in)

Não repetibilidade

A não repetibilidade já está inclusa na precisão.
 $\leq 1 \text{ mm (0.04 in)}$

i Se as condições desviarem das condições de operação de referência, o deslocamento/ponto zero que resulta das condições de instalação por ser até $\pm 4 \text{ mm} (\pm 0.16 \text{ in})$. Esse deslocamento/ponto zero adicional pode ser eliminado através da inserção de uma correção (parâmetro **Correção do nível**) durante o comissionamento.

Valores diferentes em aplicações de curto alcance

7 Erro máximo medido em aplicações de curto alcance

- Δ Erro máximo medido
- R Ponto de referência da medição de distância
- D Distância do ponto de referência da antena


| | |
|----------------------------------|---|
| Resolução do valor medido | Banda morta de acordo com DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1: Digital: 1 mm |
|----------------------------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Tempo de resposta | De acordo com DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1 , o tempo de resposta em etapas é o tempo após uma mudança abrupta no sinal de entrada até o valor de estado estável adotado 90 % pela primeira vez. O tempo de resposta pode ser configurado. Os seguintes tempos de resposta em etapas são aplicáveis (de acordo com DIN EN IEC 61298-2/DIN EN IEC 60770-1) quando o amortecimento é desativado: |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Frequência de pulso $\geq 5/\text{s}$ (tempo do ciclo $\leq 200 \text{ ms}$) ■ Tempo de resposta da etapa $< 1 \text{ s}$ |

| | |
|---|--|
| Influência da temperatura ambiente | i As mudanças na saída devido ao efeito da influência da temperatura ambiente em relação à temperatura de referência. |
| | As medições são realizadas de acordo com DIN EN IEC 61298-3 / DIN EN IEC 60770-1 T_C média = 3 mm/10 K |

Instalação

Local de instalação




A0016883

- A Distância recomendada da parede até a borda externa do injetor: ~ $1/6$ do diâmetro do recipiente. Entretanto, o equipamento não deve, sob qualquer circunstância, ser instalado a menos de 20 cm (7.87 in) da parede do tanque.
- 1 Uso de uma tampa de proteção contra intempéries; proteção contra luz solar direta ou chuva
 - 2 Instalação no centro, a interferência pode causar perda de sinais
 - 3 Não instale acima da cortina de preenchimento

Em aplicações com fortes emissões de poeira, a conexão de purga integrada pode impedir que a antena fique obstruída.

Orientação


Conexões internas do recipiente



A0031814

Evite conexões internas (chaves de nível, sensores de temperatura, suportes, anéis de vácuo, bobinas de aquecimento, defletores etc.) dentro do feixe de sinal. Prestar atenção ao ângulo do feixe α .

Evite ecos de interferência



As placas do defletor de metal instaladas em um ângulo para espalhar os sinais de radar ajudam a evitar ecos de interferência.

Alinhamento vertical do eixo da antena

Alinhe a antena de modo que fique perpendicular à superfície do produto.

i O alcance máximo da antena pode ser reduzido, ou podem ocorrer sinais adicionais de interferência se a antena não for instalada perpendicularmente ao produto.

Alinhamento radial da antena

Com base na característica direcional, o alinhamento radial da antena não é necessário.

Instruções de instalação


Antena piramidal 65 mm (2.56 in)

Informações sobre o bocal de instalação

O comprimento máximo do bocal $H_{máx}$ depende do diâmetro do injetor D .

Comprimento máximo do bocal H_{\max} como uma função do diâmetro do bocal D

| ϕD | H_{\max} |
|--------------------------------|-------------------|
| 80 para 100 mm (3.2 para 4 in) | 1 700 mm (67 in) |
| 100 para 150 mm (4 para 6 in) | 2 100 mm (83 in) |
| ≥ 150 mm (6 in) | 3 200 mm (126 in) |




i No caso de bocais mais longos, é esperado um desempenho de medição reduzido.

Observe também os seguintes pontos:

- A extremidade do bocal deve ser lisa e sem rebarbas.
- A extremidade do bocal deve ser arredondada.
- O mapeamento deve ser realizado.
- Entre em contato com o departamento de suporte do fabricante para aplicações com bocais mais altos do que os indicados na tabela.

Antena piramidal 65 mm (2.56 in) com unidade de alinhamento

Flanges UNI com unidade de alinhamento integrado estão disponíveis para a antena piramidal 65 mm (2.56 in). Um ângulo de inclinação de até 15 ° em todas as direções pode ser ajustado para o eixo da antena usando a unidade de alinhamento. A unidade de alinhamento é usada para alinhar de forma otimizada o sinal de medição até os sólidos.



A0048891


8 Antena piramidal com unidade de alinhamento

Informação sobre a instalação do bocal

O comprimento máximo do bocal H_{\max} depende do diâmetro do injetor D.

O comprimento máximo do bocal $H_{máx}$. depende do diâmetro do injetor D

| ϕD | $H_{máx}$ |
|--------------------------------|-------------------|
| 80 para 100 mm (3.2 para 4 in) | 1 700 mm (67 in) |
| 100 para 150 mm (4 para 6 in) | 2 100 mm (83 in) |
| ≥ 150 mm (6 in) | 3 200 mm (126 in) |



i No caso de bocais mais longos, é esperado um desempenho de medição reduzido.

Observe também os seguintes pontos:

- A extremidade do bocal deve ser lisa e sem rebarbas.
- A extremidade do bocal deve ser arredondada.
- O mapeamento deve ser realizado.
- Entre em contato com o departamento de suporte do fabricante para aplicações com bocais mais altos do que os indicados na tabela.


Antena de PTFE tipo drip-off 50 mm (2 in)

Informações sobre o bocal de instalação

O comprimento máximo do bocal $H_{máx}$. depende do diâmetro do injetor D.

O comprimento máximo do bocal $H_{máx}$ depende do diâmetro máximo do bocal D

| ϕD | $H_{máx}$ |
|--------------------------------|------------------|
| 50 para 80 mm (2 para 3.2 in) | 750 mm (30 in) |
| 80 para 100 mm (3.2 para 4 in) | 1 150 mm (46 in) |
| 100 para 150 mm (4 para 6 in) | 1 450 mm (58 in) |
| ≥ 150 mm (6 in) | 2 200 mm (88 in) |



i No caso de bocais mais longos, é esperado um desempenho de medição reduzido.

Observe também os seguintes pontos:

- A extremidade do bocal deve ser lisa e sem rebarbas.
- A extremidade do bocal deve ser arredondada.
- O mapeamento deve ser realizado.
- Entre em contato com o departamento de suporte do fabricante para aplicações com bocais mais altos do que os indicados na tabela.

Antena, instalação embutida 80 mm (3 in)

Informação sobre a instalação do bocal

O comprimento máximo do bocal $H_{máx}$. depende do diâmetro do injetor D.

Instalação do bocal da antena, instalação embutida 80 mm (3 in)

| $\varnothing D$ | H_{\max} |
|--------------------------------|-------------------|
| 80 para 100 mm (3.2 para 4 in) | 1 750 mm (70 in) |
| 100 para 150 mm (4 para 6 in) | 2 200 mm (88 in) |
| ≥ 150 mm (6 in) | 3 300 mm (132 in) |




No caso de bocais mais longos, é esperado um desempenho de medição reduzido.

Observe também os seguintes pontos:

- A extremidade do bocal deve ser lisa e sem rebarbas.
- A extremidade do bocal deve ser arredondada.
- O mapeamento deve ser realizado.
- Entre em contato com o departamento de suporte do fabricante para aplicações com bocais mais altos do que os indicados na tabela.

Instalação embutida da antena 80 mm (3 in) com unidade de alinhamento

Flanges UNI com unidade de alinhamento integrado estão disponíveis para instalação embutida da antena 80 mm (3 in). Uma inclinação do eixo da antena de até 15 ° em todas as direções pode ser ajustado com a ajuda da unidade de alinhamento. A unidade de alinhamento é usada para alinhar de forma otimizada o sinal de medição até os sólidos.



A0046592

■ 9 *Instalação embutida da antena com unidade de alinhamento*

Informação sobre a instalação do bocal

O comprimento máximo do bocal H_{\max} depende do diâmetro do injetor D .

O comprimento máximo do bocal H_{\max} , depende do diâmetro do bocal D

| ϕD | H_{\max} |
|-----------------------------------|-------------------|
| min. 80 para 100 mm (3 para 4 in) | 1 450 mm (57 in) |
| 100 para 150 mm (4 para 6 in) | 1 800 mm (71 in) |
| ≥ 150 mm (6 in) | 2 700 mm (106 in) |


i No caso de bocais mais longos, é esperado um desempenho de medição reduzido.

Observe também os seguintes pontos:

- A extremidade do bocal deve ser lisa e sem rebarbas.
- A extremidade do bocal deve ser arredondada.
- O mapeamento deve ser realizado.
- Entre em contato com o departamento de suporte do fabricante para aplicações com bocais mais altos do que os indicados na tabela.

Coneção de purga

Em aplicações com fortes emissões de poeira, a conexão de purga integrada pode impedir que a antena fique obstruída. Recomenda-se a operação pulsada.



A0046593

10 Antena com adaptador de purga de ar

1 Conexão de purga NPT 1/4" ou G 1/4"

Faixa de pressão da purga

- Operação por impulso :
Max. 6 bar (87 psi)
- Operação contínua:
200 para 500 mbar (3 para 7.25 psi)


Coneção de purga

- Ferramenta:
 - Chave de boca de 13 mm (G 1/4")
 - Chave de boca de 14 mm (NPT)
 - Chave de boca de 17 mm ("adaptador" NPT)
- Torque mín.: 6 Nm (4.4 lbf ft)
- Torque máx.: 7 Nm

i ■ Usar sempre purga seca
■ Em geral, a purga só deve ser realizada na medida necessária, uma vez que o excesso de purga pode causar danos mecânicos (abrasão)

Ângulo do feixe

O ângulo de feixe é definido como o ângulo α no qual a densidade de energia das ondas de radar alcança metade do valor da densidade máxima de energia (largura 3dB). As micro-ondas também são emitidas fora do feixe do sinal e podem ser refletidas para fora das instalações de interferência.



11 Relação entre o ângulo do feixe α , a distância D e o diâmetro do feixe W

O diâmetro da largura do feixe W depende do ângulo do feixe α e da distância D .

Antena piramidal 65 mm (2.56 in), $\alpha = 4^\circ$

| $W = D \times 0.07$ | D | W |
|---------------------|----------------|-------------------|
| | 5 m (16 ft) | 0.35 m (1.15 ft) |
| | 10 m (33 ft) | 0.70 m (2.30 ft) |
| | 15 m (49 ft) | 1.05 m (3.45 ft) |
| | 20 m (66 ft) | 1.40 m (4.59 ft) |
| | 25 m (82 ft) | 1.75 m (5.74 ft) |
| | 30 m (98 ft) | 2.10 m (6.89 ft) |
| | 35 m (115 ft) | 2.45 m (8.04 ft) |
| | 40 m (131 ft) | 2.80 m (9.19 ft) |
| | 45 m (148 ft) | 3.15 m (10.33 ft) |
| | 50 m (164 ft) | 3.50 m (11.48 ft) |
| | 80 m (262 ft) | 5.60 m (18.37 ft) |
| | 100 m (328 ft) | 7.00 m (23.00 ft) |
| | 125 m (410 ft) | 8.75 m (28.71 ft) |

Antena tipo drip-off, PTFE 50 mm (2 in), $\alpha = 6^\circ$

| $W = D \times 0.10$ | D | W |
|---------------------|---------------|-------------------|
| | 5 m (16 ft) | 0.52 m (1.70 ft) |
| | 10 m (33 ft) | 1.04 m (3.41 ft) |
| | 15 m (49 ft) | 1.56 m (5.12 ft) |
| | 20 m (66 ft) | 2.08 m (6.82 ft) |
| | 25 m (82 ft) | 2.60 m (8.53 ft) |
| | 30 m (98 ft) | 3.12 m (10.24 ft) |
| | 35 m (115 ft) | 3.64 m (11.94 ft) |
| | 40 m (131 ft) | 4.16 m (13.65 ft) |
| | 45 m (148 ft) | 4.68 m (15.35 ft) |
| | 50 m (164 ft) | 5.20 m (17.06 ft) |

Antena de PTFE, montagem flush 80 mm (3 in), a 3 °

| W = D × 0.05 | D | W |
|---------------------|----------------|-------------------|
| | 5 m (16 ft) | 0.25 m (0.82 ft) |
| | 10 m (33 ft) | 0.50 m (1.64 ft) |
| | 15 m (49 ft) | 0.75 m (2.46 ft) |
| | 20 m (66 ft) | 1.00 m (3.28 ft) |
| | 25 m (82 ft) | 1.25 m (4.10 ft) |
| | 30 m (98 ft) | 1.50 m (4.92 ft) |
| | 35 m (115 ft) | 1.75 m (5.74 ft) |
| | 40 m (131 ft) | 2.00 m (6.56 ft) |
| | 45 m (148 ft) | 2.25 m (7.38 ft) |
| | 50 m (164 ft) | 2.50 m (8.20 ft) |
| | 60 m (197 ft) | 3.00 m (9.84 ft) |
| | 70 m (230 ft) | 3.50 m (11.48 ft) |
| | 80 m (262 ft) | 4.00 m (13.12 ft) |
| | 100 m (328 ft) | 5.00 m (16.40 ft) |
| | 125 m (410 ft) | 6.25 m (20.51 ft) |

Instruções especiais de instalação

Medição externa através de cobertura de plástico ou janelas dielétricas

- Constante dielétrica do meio: $\epsilon_r \geq 10$
- A distância do topo da antena até o tanque deve ser de aprox. 100 mm (4 in).
- Evite posições de instalação onde possam se formar condensados ou incrustações entre a antena e o recipiente
- No caso de instalações ao ar livre, certifique-se que a área entre a antena e o tanque está protegida contra intempéries
- Não instale acessórios ou conexões entre a antena e o tanque que possam refletir o sinal


A espessura do teto do tanque ou a janela dielétrica depende do ϵ_r do material.

A espessura do material pode ser um múltiplo total da espessura ideal (tabela); é importante observar, entretanto, que a transparência de micro-onda diminui significativamente quanto maior a espessura do material.

Espessura ideal do material

| Material | Espessura ideal do material |
|---------------------------|------------------------------------|
| PE; ϵ_r 2.3 | 1.25 mm (0.049 in) |
| PTFE; ϵ_r 2.1 | 1.30 mm (0.051 in) |
| PP; ϵ_r 2.3 | 1.25 mm (0.049 in) |
| Perspex; ϵ_r 3.1 | 1.10 mm (0.043 in) |

Contêiner com isolamento térmico



Caso as temperaturas do processo sejam muito altas, o equipamento deve ser colocado no sistema de isolamento normal do contêiner (2) para evitar o aquecimento dos componentes eletrônicos como resultado de uma radiação ou propagação de calor. A estrutura de nervuras (1) não deve ser isolada.

Ambiente

Faixa de temperatura ambiente

Os valores a seguir são aplicáveis a uma temperatura do processo de +85 °C (+185 °F). Em temperaturas de processo mais altas, a temperatura ambiente permitida é reduzida.

- Sem display LCD:
Padrão: -40 para +85 °C (-40 para +185 °F)
- Com display de LCD: -40 para +85 °C (-40 para +185 °F) com limitações em propriedades ópticas, como velocidade e contraste do display por exemplo. Pode ser usado sem limitações até -20 para +60 °C (-4 para +140 °F)



Se a operação for feita ao ar livre com forte luz solar:

- Instale o equipamento à sombra.
- Evite luz solar direta, particularmente em regiões de clima quente.
- Use uma tampa de proteção contra intempéries (consulte Acessórios).

Limites de temperatura ambiente

A temperatura ambiente (T_a) permitida depende do material do invólucro selecionado (Configurador de produto → Invólucro; Material →) e a faixa de temperatura do processo selecionada (Configurador de produto → Aplicação →).


No caso de temperatura (T_p) na conexão de processo, a temperatura ambiente permitida (T_a) é reduzida.



As informações a seguir consideram apenas os aspectos funcionais. Restrições adicionais podem ser aplicáveis para versões de equipamento certificadas.

Invólucro de plástico

Invólucro plástico; temperatura do processo -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)



A0032024


■ 12 Invólucro plástico; temperatura do processo -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

- P1 = $T_p: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P2 = $T_p: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P3 = $T_p: +80^\circ\text{C} (+176^\circ\text{F}) \mid T_a: +75^\circ\text{C} (+167^\circ\text{F})$
- P4 = $T_p: +80^\circ\text{C} (+176^\circ\text{F}) \mid T_a: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F})$
- P5 = $T_p: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F}) \mid T_a: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F})$

i No caso de equipamentos com um invólucro plástico e aprovação CSA C/US, a temperatura do processo selecionada de

-40 para +80 °C (-40 para +176 °F) fica limitada a 0 para +80 °C (+32 para +176 °F).

Restrição à uma temperatura do processo de 0 para +80 °C (+32 para +176 °F) com aprovação CSA C/US e invólucro plástico




A0048826

■ 13 Invólucro plástico; temperatura do processo 0 para +80 °C (+32 para +176 °F) com aprovação CSA C/US

- P1 = $T_p: 0^\circ\text{C} (+32^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P2 = $T_p: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P3 = $T_p: +80^\circ\text{C} (+176^\circ\text{F}) \mid T_a: +75^\circ\text{C} (+167^\circ\text{F})$
- P4 = $T_p: +80^\circ\text{C} (+176^\circ\text{F}) \mid T_a: 0^\circ\text{C} (+32^\circ\text{F})$
- P5 = $T_p: 0^\circ\text{C} (+32^\circ\text{F}) \mid T_a: 0^\circ\text{C} (+32^\circ\text{F})$

Invólucro plástico; temperatura do processo -40 para +150 °C (-40 para +302 °F)




A0032024

■ 14 Invólucro plástico; temperatura do processo -40 para +150 °C (-40 para +302 °F)

- P1 = $T_p: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P2 = $T_p: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P3 = $T_p: +150^\circ\text{C} (+302^\circ\text{F}) \mid T_a: +25^\circ\text{C} (+77^\circ\text{F})$
- P4 = $T_p: +150^\circ\text{C} (+302^\circ\text{F}) \mid T_a: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F})$
- P5 = $T_p: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F}) \mid T_a: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F})$

i No caso de equipamentos com um invólucro plástico e aprovação CSA C/US, a temperatura do processo selecionada do -40 para +150 °C (-40 para +302 °F) fica limitada a 0 para +150 °C (+32 para +302 °F).

Restrição à uma temperatura do processo de 0 para +150 °C (+32 para +302 °F) com aprovação CSA C/US e invólucro plástico




A0048826

■ 15 Invólucro plástico; temperatura do processo 0 para +150 °C (+32 para +302 °F) com aprovação CSA C/US

- P1 = $T_p: 0^\circ\text{C} (+32^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P2 = $T_p: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P3 = $T_p: +150^\circ\text{C} (+302^\circ\text{F}) \mid T_a: +25^\circ\text{C} (+77^\circ\text{F})$
- P4 = $T_p: +150^\circ\text{C} (+302^\circ\text{F}) \mid T_a: 0^\circ\text{C} (+32^\circ\text{F})$
- P5 = $T_p: 0^\circ\text{C} (+32^\circ\text{F}) \mid T_a: 0^\circ\text{C} (+32^\circ\text{F})$

Invólucro plástico; temperatura do processo -40 para +200 °C (-40 para +392 °F)




A0032024

■ 16 Invólucro plástico; temperatura do processo -40 para +200 °C (-40 para +392 °F)

- P1 = $T_p: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P2 = $T_p: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P3 = $T_p: +200^\circ\text{C} (+392^\circ\text{F}) \mid T_a: +27^\circ\text{C} (+81^\circ\text{F})$
- P4 = $T_p: +200^\circ\text{C} (+392^\circ\text{F}) \mid T_a: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F})$
- P5 = $T_p: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F}) \mid T_a: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F})$

i No caso de equipamentos com um invólucro plástico e aprovação CSA C/US, a temperatura do processo selecionada do -40 para +200 °C (-40 para +392 °F) fica limitada a 0 para +200 °C (+32 para +392 °F).

Restrição à uma temperatura do processo de 0 para +200 °C (+32 para +392 °F) com aprovação CSA C/US e invólucro plástico




A0048826

■ 17 Invólucro plástico; temperatura do processo 0 para +200 °C (+32 para +392 °F) com aprovação CSA C/US

- P1 = T_p : 0 °C (+32 °F) | T_a : +76 °C (+169 °F)
- P2 = T_p : +76 °C (+169 °F) | T_a : +76 °C (+169 °F)
- P3 = T_p : +200 °C (+392 °F) | T_a : +27 °C (+81 °F)
- P4 = T_p : +200 °C (+392 °F) | T_a : 0 °C (+32 °F)
- P5 = T_p : 0 °C (+32 °F) | T_a : 0 °C (+32 °F)

Invólucro de plástico: temperatura do processo -40 para +280 °C (-40 para +536 °F)




A0032024

■ 18 Invólucro de plástico: temperatura do processo -40 para +280 °C (-40 para +536 °F)

- P1 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : +76 °C (+169 °F)
- P2 = T_p : +76 °C (+169 °F) | T_a : +76 °C (+169 °F)
- P3 = T_p : +280 °C (+536 °F) | T_a : +48 °C (+118 °F)
- P4 = T_p : +280 °C (+536 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)
- P5 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)

i No caso de equipamentos com invólucro de plástico e aprovação CSA C/US, a temperatura de processo selecionada de **-40 para +280 °C (-40 para +536 °F)** é limitada a 0 para +280 °C (+32 para +536 °F).

Restrição a uma temperatura de processo de 0 para +280 °C (+32 para +536 °F) com aprovação CSA C/US e invólucro de plástico




A0048826

■ 19 Invólucro de plástico; temperatura de processo 0 para +280 °C (+32 para +536 °F) com aprovação CSA C/US

- P1 = T_p : 0 °C (+32 °F) | T_a : +76 °C (+169 °F)
- P2 = T_p : +76 °C (+169 °F) | T_a : +76 °C (+169 °F)
- P3 = T_p : +280 °C (+536 °F) | T_a : +48 °C (+118 °F)
- P4 = T_p : +280 °C (+536 °F) | T_a : 0 °C (+32 °F)
- P5 = T_p : 0 °C (+32 °F) | T_a : 0 °C (+32 °F)

Invólucro de plástico: temperatura do processo -40 para +450 °C (-40 para +842 °F)




A0032024

■ 20 Invólucro de plástico: temperatura do processo -40 para +450 °C (-40 para +842 °F)

- P1 = $T_p: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P2 = $T_p: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P3 = $T_p: +450^\circ\text{C} (+842^\circ\text{F}) \mid T_a: +20^\circ\text{C} (+68^\circ\text{F})$
- P4 = $T_p: +450^\circ\text{C} (+842^\circ\text{F}) \mid T_a: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F})$
- P5 = $T_p: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F}) \mid T_a: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F})$

i No caso de equipamentos com invólucro de plástico e aprovação CSA C/US, a temperatura de processo selecionada de **-40 para +450 °C (-40 para +842 °F)** é limitada a 0 para +450 °C (+32 para +842 °F).

Restrição a uma temperatura de processo de 0 para +450 °C (+32 para +842 °F) com aprovação CSA C/US e invólucro de plástico




A0048826

■ 21 Invólucro de plástico; temperatura de processo 0 para +450 °C (+32 para +842 °F) com aprovação CSA C/US

- P1 = $T_p: 0^\circ\text{C} (+32^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P2 = $T_p: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F}) \mid T_a: +76^\circ\text{C} (+169^\circ\text{F})$
- P3 = $T_p: +450^\circ\text{C} (+842^\circ\text{F}) \mid T_a: +20^\circ\text{C} (+68^\circ\text{F})$
- P4 = $T_p: +450^\circ\text{C} (+842^\circ\text{F}) \mid T_a: 0^\circ\text{C} (+32^\circ\text{F})$
- P5 = $T_p: 0^\circ\text{C} (+32^\circ\text{F}) \mid T_a: 0^\circ\text{C} (+32^\circ\text{F})$

Invólucro de alumínio, revestido

Invólucro de alumínio; temperatura do processo -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)




A0032024

■ 22 Invólucro de alumínio; revestido; temperatura do processo -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

- P1 = $T_p: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F}) \mid T_a: +79^\circ\text{C} (+174^\circ\text{F})$
- P2 = $T_p: +79^\circ\text{C} (+174^\circ\text{F}) \mid T_a: +79^\circ\text{C} (+174^\circ\text{F})$
- P3 = $T_p: +80^\circ\text{C} (+176^\circ\text{F}) \mid T_a: +79^\circ\text{C} (+174^\circ\text{F})$
- P4 = $T_p: +80^\circ\text{C} (+176^\circ\text{F}) \mid T_a: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F})$
- P5 = $T_p: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F}) \mid T_a: -40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F})$

Invólucro de alumínio; temperatura do processo -40 para +150 °C (-40 para +302 °F)




A0032024

■ 23 Invólucro de alumínio; revestido; temperatura do processo -40 para +150 °C (-40 para +302 °F)

- P1 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : +79 °C (+174 °F)
 P2 = T_p : +79 °C (+174 °F) | T_a : +79 °C (+174 °F)
 P3 = T_p : +150 °C (+302 °F) | T_a : +53 °C (+127 °F)
 P4 = T_p : +150 °C (+302 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)
 P5 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)

Invólucro de alumínio; temperatura do processo -40 para +200 °C (-40 para +392 °F)




A0032024

■ 24 Invólucro de alumínio; revestido; temperatura do processo -40 para +200 °C (-40 para +392 °F)

- P1 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : +79 °C (+174 °F)
 P2 = T_p : +79 °C (+174 °F) | T_a : +79 °C (+174 °F)
 P3 = T_p : +200 °C (+392 °F) | T_a : +47 °C (+117 °F)
 P4 = T_p : +200 °C (+392 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)
 P5 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)

Invólucro de alumínio: temperatura do processo -40 para +280 °C (-40 para +536 °F)




A0032024

■ 25 Invólucro de alumínio, revestido: temperatura do processo -40 para +280 °C (-40 para +536 °F)

- P1 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : +79 °C (+174 °F)
 P2 = T_p : +79 °C (+174 °F) | T_a : +79 °C (+174 °F)
 P3 = T_p : +280 °C (+536 °F) | T_a : +59 °C (+138 °F)
 P4 = T_p : +280 °C (+536 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)
 P5 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)

Invólucro de alumínio: temperatura do processo -40 para +450 °C (-40 para +842 °F)




A0032024

■ 26 *Invólucro de alumínio, revestido: temperatura do processo -40 para +450 °C (-40 para +842 °F)*

- $P_1 = T_p: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +79^{\circ}\text{C} (+174^{\circ}\text{F})$
 $P_2 = T_p: +79^{\circ}\text{C} (+174^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +79^{\circ}\text{C} (+174^{\circ}\text{F})$
 $P_3 = T_p: +450^{\circ}\text{C} (+842^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +39^{\circ}\text{C} (+102^{\circ}\text{F})$
 $P_4 = T_p: +450^{\circ}\text{C} (+842^{\circ}\text{F}) \mid T_a: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F})$
 $P_5 = T_p: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F}) \mid T_a: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F})$

Invólucro 316L

Invólucro 316L; temperatura do processo -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)




A0032024

■ 27 *Invólucro 316L; temperatura do processo -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)*

- $P_1 = T_p: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +77^{\circ}\text{C} (+171^{\circ}\text{F})$
 $P_2 = T_p: +77^{\circ}\text{C} (+171^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +77^{\circ}\text{C} (+171^{\circ}\text{F})$
 $P_3 = T_p: +80^{\circ}\text{C} (+176^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +77^{\circ}\text{C} (+171^{\circ}\text{F})$
 $P_4 = T_p: +80^{\circ}\text{C} (+176^{\circ}\text{F}) \mid T_a: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F})$
 $P_5 = T_p: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F}) \mid T_a: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F})$

Invólucro 316L; temperatura do processo -40 para +150 °C (-40 para +302 °F)




A0032024

■ 28 *Invólucro 316L; temperatura do processo: -40 para +150 °C (-40 para +302 °F)*

- $P_1 = T_p: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +77^{\circ}\text{C} (+171^{\circ}\text{F})$
 $P_2 = T_p: +77^{\circ}\text{C} (+171^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +77^{\circ}\text{C} (+171^{\circ}\text{F})$
 $P_3 = T_p: +150^{\circ}\text{C} (+302^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +43^{\circ}\text{C} (+109^{\circ}\text{F})$
 $P_4 = T_p: +150^{\circ}\text{C} (+302^{\circ}\text{F}) \mid T_a: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F})$
 $P_5 = T_p: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F}) \mid T_a: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F})$

Invólucro 316L; temperatura do processo -40 para +200 °C (-40 para +392 °F)




A0032024

■ 29 Invólucro 316L; temperatura do processo -40 para +200 °C (-40 para +392 °F)

- P1 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : +77 °C (+171 °F)
P2 = T_p : +77 °C (+171 °F) | T_a : +77 °C (+171 °F)
P3 = T_p : +200 °C (+392 °F) | T_a : +38 °C (+100 °F)
P4 = T_p : +200 °C (+392 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)
P5 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)

Invólucro de 316L; temperatura de processo -40 para +280 °C (-40 para +536 °F)




A0032024

■ 30 Invólucro de 316L; temperatura de processo -40 para +280 °C (-40 para +536 °F)

- P1 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : +77 °C (+171 °F)
P2 = T_p : +77 °C (+171 °F) | T_a : +77 °C (+171 °F)
P3 = T_p : +280 °C (+536 °F) | T_a : +54 °C (+129 °F)
P4 = T_p : +280 °C (+536 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)
P5 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)


Invólucro de 316L; temperatura de processo -40 para +450 °C (-40 para +842 °F)



A0032024

■ 31 Invólucro de 316L; temperatura de processo -40 para +450 °C (-40 para +842 °F)


- P1 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : +77 °C (+171 °F)
P2 = T_p : +77 °C (+171 °F) | T_a : +77 °C (+171 °F)
P3 = T_p : +450 °C (+842 °F) | T_a : +31 °C (+88 °F)
P4 = T_p : +450 °C (+842 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)
P5 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)

Invólucro de 316L, higiene*Invólucro 316L; higiene, temperatura do processo -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)*

A0032024

■ 32 Invólucro 316L; higiene, temperatura do processo -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)


- P1 = $T_p: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +76^{\circ}\text{C} (+169^{\circ}\text{F})$
 P2 = $T_p: +76^{\circ}\text{C} (+169^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +76^{\circ}\text{C} (+169^{\circ}\text{F})$
 P3 = $T_p: +80^{\circ}\text{C} (+176^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +75^{\circ}\text{C} (+167^{\circ}\text{F})$
 P4 = $T_p: +80^{\circ}\text{C} (+176^{\circ}\text{F}) \mid T_a: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F})$
 P5 = $T_p: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F}) \mid T_a: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F})$

Invólucro 316L; higiene, temperatura do processo -40 para +150 °C (-40 para +302 °F)

A0032024

■ 33 Invólucro 316L; higiene, faixa de temperatura do processo: -40 para +150 °C (-40 para +302 °F)

- P1 = $T_p: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +76^{\circ}\text{C} (+169^{\circ}\text{F})$
 P2 = $T_p: +76^{\circ}\text{C} (+169^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +76^{\circ}\text{C} (+169^{\circ}\text{F})$
 P3 = $T_p: +150^{\circ}\text{C} (+302^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +41^{\circ}\text{C} (+106^{\circ}\text{F})$
 P4 = $T_p: +150^{\circ}\text{C} (+302^{\circ}\text{F}) \mid T_a: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F})$
 P5 = $T_p: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F}) \mid T_a: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F})$

Invólucro 316L; higiene, temperatura do processo -40 para +200 °C (-40 para +392 °F)

A0032024

■ 34 Invólucro 316L; higiene, temperatura do processo -40 para +200 °C (-40 para +392 °F)

- P1 = $T_p: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +76^{\circ}\text{C} (+169^{\circ}\text{F})$
 P2 = $T_p: +76^{\circ}\text{C} (+169^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +76^{\circ}\text{C} (+169^{\circ}\text{F})$
 P3 = $T_p: +200^{\circ}\text{C} (+392^{\circ}\text{F}) \mid T_a: +32^{\circ}\text{C} (+90^{\circ}\text{F})$
 P4 = $T_p: +200^{\circ}\text{C} (+392^{\circ}\text{F}) \mid T_a: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F})$
 P5 = $T_p: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F}) \mid T_a: -40^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F})$

Temperatura de armazenamento

- Sem display de LCD: -40 para +90 °C (-40 para +194 °F)
- Com display LCD: -40 para +85 °C (-40 para +185 °F)

Classe climática

DIN EN 60068-2-38 (teste Z/AD)

| | |
|---|---|
| Altura de instalação de acordo com IEC61010-1 Ed.3 | Geralmente até 5 000 m (16 404 ft) acima do nível do mar |
| Grau de proteção | Teste de acordo com IEC 60529 e NEMA 250 |
| | <p>Invólucro IP66/68, NEMA TIPO 4X/6P Condição de teste IP68: 1.83 m Submerso em água por 24 horas.</p> |
| | <p>Entradas para cabo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acoplamento M20, plástico, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P ▪ Acoplamento M20, latão niquelado, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P ▪ Acoplamento M20, 316L, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P ▪ Acoplamento M20, sanitário, IP66/68/69 NEMA tipo 4X/6P ▪ Rosca M20, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P ▪ Rosca G ½, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P Se a rosca G ½ for selecionada, o equipamento é fornecido com uma rosca M20 por padrão e um adaptador M20 para G M20 ½ é incluído, junto com a documentação associada ▪ Rosca ½ NPT, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P ▪ Conector M12 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se o invólucro estiver fechado e o cabo de conexão estiver conectado: IP66/67 NEMA tipo 4X ▪ Se o invólucro estiver aberto ou o cabo de conexão não estiver conectado: IP20, NEMA tipo 1 |
| | <p>AVISO Conector M12: Perda da classe de proteção IP devido à instalação incorreta!</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ O grau de proteção só se aplica se o cabo de conexão usado estiver conectado e rosqueado firmemente. ▶ O grau de proteção só se aplica se o cabo de conexão usado for especificado de acordo com IP67 NEMA 4X. ▶ As classes de proteção IP só são atendidas se a tampa falsa for usada ou se o cabo estiver conectado. |
| Resistência à vibração | DIN EN 60068-2-64 / IEC 60068-2-64 para 5 para 2 000 Hz: 1,25 (m/s ²) ² /Hz |
| Compatibilidade eletromagnética (EMC) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Compatibilidade eletromagnética de acordo com a série EN 61326 e recomendação NAMUR EMC (NE21) ▪ Erro medido máximo durante o teste EMC: < 0.5 % do valor da corrente medido digitalmente Para mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade da UE. |

Processo

Faixa de pressão do processo

▲ ATENÇÃO


A pressão máxima para o equipamento depende do componente de classificação mais baixa em relação à pressão (os componentes são: conexão de processo, peças instaladas opcionais ou acessórios).

- ▶ Somente opere o equipamento dentro dos limites especificados para os componentes!
- ▶ MWP (pressão máxima de operação): A MWP é especificada na etiqueta de identificação. Este valor se refere a uma temperatura de referência de +20 °C (+68 °F) e pode ser aplicada no equipamento por tempo ilimitado. Observe a dependência de temperatura da MWP. Para flanges, consulte as seguintes normas para os valores de pressão permitidos em altas temperaturas: EN 1092-1 (com relação a sua propriedade temperatura-estabilidade, os materiais 1.4435 e 1.4404 estão agrupados juntos sob o EN 1092-1; a composição química dos dois materiais pode ser idêntica.), ASME B16.5, JIS B2220 (a última versão da norma se aplica em cada caso). Os dados da MWP que foram desviados são fornecidos nas seções relevantes das informações técnicas.
- ▶ A Diretriz dos Equipamentos sob Pressão (2014/68/EU) usa a abreviação **PS**. Isso corresponde à pressão máxima de operação (MWP) do equipamento.

As tabelas a seguir mostram as dependências entre o material de vedação, temperatura do processo (T_p) e faixa de pressão do processo para cada conexão de processo que pode ser selecionada para a antena usada.

Antena drip-off 50 mm (2 in)

Conexão de processo: flange UNI

| | Vedação | T_p | Faixa de pressão do processo |
|---|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  A0047827 | FKM Viton GLT | -40 para +80 °C (-40 para +176 °F) | -1 para 3 bar (-14.5 para 43.5 psi) |

 A faixa de pressão pode ser adicionalmente restrinida no caso de uma aprovação CRN.

Antena piramidal 65 mm (2.6 in)

Flange padrão da conexão de processo

| | Vedação | T_p | Faixa de pressão do processo |
|--|---------|-------------------------------------|--|
|  A0047836 | Grafite | -40 para +280 °C (-40 para +536 °F) | -1 para 160 bar (-14.5 para 2 320.6 psi) |
| | Grafite | -40 para +450 °C (-40 para +842 °F) | -1 para 160 bar (-14.5 para 2 320.6 psi) |


Conexão de processo flange UNI, alumínio ajustável

| | Vedação | T_p | Faixa de pressão do processo |
|---|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  A0048812 | Grafite | -40 para +280 °C (-40 para +536 °F) | -1 para 1 bar (-14.5 para 14.5 psi) |

 A faixa de pressão pode ser adicionalmente restrinida no caso de uma aprovação CRN.

Antena, montagem flush, PTFE, 80 mm (3 in)

Conexão de processo flange padrão com conexão de ar de purga

| | Vedação | T_p | Faixa de pressão do processo |
|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  A0047828 | FKM Viton GLT | -40 para +150 °C (-40 para +302 °F) | -1 para 16 bar (-14.5 para 232 psi) |
| | FKM Viton GLT | -40 para +200 °C (-40 para +392 °F) | -1 para 16 bar (-14.5 para 232 psi) |

Coneção de processo flange UNI, 316L com conexão de ar de purga

| | Vedaçāo | T _p | Faixa de pressāo do processo |
|---|---------------|--|---|
|  A0047629 | FKM Viton GLT | -40 para +150 °C (-40 para +302 °F) | $p_{\text{manômetro}} = -1 \text{ para } 1 \text{ bar } (-14.5 \text{ para } 14.5 \text{ psi})$ |
| | FKM Viton GLT | -40 para +200 °C (-40 para +392 °F) | $p_{\text{manômetro}} = -1 \text{ para } 1 \text{ bar } (-14.5 \text{ para } 14.5 \text{ psi})$ |

Coneção de processo flange UNI, alumínio ajustável com conexão de ar de purga

| | Vedaçāo | T _p | Faixa de pressāo do processo |
|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  A0047830 | FKM Viton GLT | -40 para +150 °C (-40 para +302 °F) | -1 para 1 bar (-14.5 para 14.5 psi) |
| | FKM Viton GLT | -40 para +200 °C (-40 para +392 °F) | -1 para 1 bar (-14.5 para 14.5 psi) |

 A faixa de pressāo pode ser adicionalmente restrin̄ida no caso de uma aprovação CRN.

Constante dielétrica

Para sólidos

$$\epsilon_r \geq 1.6$$


Entre em contato com a Endress+Hauser para aplicações com constantes dielétricas menores que o indicado.

Construção mecânica

Dimensões

 As dimensões dos componentes individuais devem ser somadas para obter as dimensões totais.

Invólucro de compartimento único, plástico




A0048768

35 Dimensões; invólucro de compartimento único, plástico; incl. acoplamento e conector M20, plástico. Unidade de medida mm (in)

- 1 Altura com tampa incluindo janela de visualização de plástico
- 2 Altura com tampa sem janela de visualização

Invólucro de compartimento único, alumínio, revestido




A0038380

36 Dimensões; invólucro de compartimento único, alumínio, revestido; incl. acoplamento e conector M20, plástico. Unidade de medida mm (in)

- 1 Altura com tampa incluindo janela de visualização de vidro (equipamentos para Ex d/XP, poeira Ex)
- 2 Altura com tampa incluindo janela de visualização de plástico
- 3 Tampa sem janela de visualização


Invólucro de compartimento simples, 316L, sanitário



37 Dimensões; invólucro de compartimento único, 316 L, sanitário; incl. acoplamento e conector M20, plástico. Unidade de medida mm (in)

- 1 Altura com tampa incluindo janela de visualização de vidro (à prova de ignição por poeira)
- 2 Altura com tampa incluindo janela de visualização de plástico
- 3 Tampa sem janela de visualização


Invólucro de compartimento duplo, alumínio, revestido



■ 38 Dimensões; invólucro de compartimento duplo, alumínio, revestido; incl. acoplamento e conector M20, plástico. Unidade de medida mm (in)

- 1 Altura com tampa incluindo janela de visualização de vidro (equipamentos para Ex d/XP, poeira Ex)
- 2 Altura com tampa incluindo janela de visualização de plástico
- 3 Tampa sem janela de visualização

Invólucro com compartimento duplo em formato de L, alumínio, revestido




A0038381

■ 39 Dimensões; invólucro de compartimento duplo em formato de L, alumínio, revestido; incl. acoplamento e conector M20, plástico. Unidade de medida mm (in)

- 1 Altura com tampa incluindo janela de visualização de vidro (equipamentos para Ex d/XP, poeira Ex)
- 2 Altura com tampa incluindo janela de visualização de plástico
- 3 Tampa sem janela de visualização

Invólucro de compartimento duplo, formato de L, 316 L




A0038381

40 Dimensões; invólucro de compartimento duplo em formato de L, 316 L; incl. acoplamento e conector M20, plástico. Unidade de medida mm (in)

- 1 Altura com tampa incluindo janela de visualização de vidro (equipamentos para Ex d/XP, poeira Ex)
- 2 Altura com tampa incluindo janela de visualização de plástico
- 3 Tampa sem janela de visualização

Antena piramidal DN65 - conexão de processo flange



■ 41 Dimensões da antena piramidal DN65 - conexão de processo flange. Unidade de medida mm (in)

R Ponto de referência da medição


1 Extremidade inferior do invólucro

L1 466 mm (18.35 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)

 As dimensões da flange dependem da norma selecionada e superfície de vedação (opções de pedido).

Dimensões que diferem do padrão são indicadas.

Antena piramidal DN65, com flange UNI e unidade de alinhamento




■ 42 Dimensões da antena piramidal DN65, com flange UNI e unidade de alinhamento. Unidade de medida mm (in)

R Ponto de referência da medição

1 Parte inferior do invólucro

L1 466 mm (18.35 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)

Flange UNI 4"/DN100/100A para antenas com unidade de alinhamento



A0048838

43 Dimensões da flange UNI 4"/DN100/100A para antenas com unidade de alinhamento. Unidade de medida mm (in)

Flange UNI 4"/DN100/100A

Adequado para ASME B16.5, 4" 150lbs / EN1092-1; DN100 PN16 / JIS B2220; 10K 100A

- Material:

- Alumínio


- Pressão de processo:

- ≤1 bar (14.5 psi)

- Peso:

- 1.4 kg (3.09 lb)

O número de parafusos é reduzido em alguns casos. Para corresponder aos diferentes padrões, os furos são expandidos. Portanto, os parafusos devem ser alinhados centralmente com o contraflange antes de apertá-los.

Flange UNI 6"/DN150/150A para antenas com unidade de alinhamento

A0048839

 44 Dimensões da flange UNI 6"/DN150/150A para antenas com unidade de alinhamento. Unidade de medida mm (in)

Flange UNI 6"/DN150/150A


Adequado para ASME B16.5, 6" 150lbs / EN1092-1; DN150 PN16 / JIS B2220; 10K 150A

- Material:
Alumínio
- Pressão de processo:
≤1 bar (14.5 psi)
- Peso:
2.2 kg (4.85 lb)



O número de parafusos é reduzido em alguns casos. Para corresponder aos diferentes padrões, os furos são expandidos. Portanto, os parafusos devem ser alinhados centralmente com o contraflange antes de apertá-los.

Flange UNI 8"/DN200/200A para antenas com unidade de alinhamento




45 Dimensões da flange UNI 8"/DN200/200A para antenas com unidade de alinhamento. Unidade de medida mm (in)

Flange UNI 8"/DN200/200A

Adequado para ASME B16.5, 8" 150lbs / EN1092-1; DN200 PN16 / JIS B2220; 10K 200A

- Material:
Alumínio
- Pressão de processo:
≤1 bar (14.5 psi)
- Peso:
3.2 kg (7.05 lb)

i O número de parafusos é reduzido em alguns casos. Para corresponder aos diferentes padrões, os furos são expandidos. Portanto, os parafusos devem ser alinhados centralmente com o contraflange antes de apertá-los.

Flange UNI 10"/DN250/250A para antenas com unidade de alinhamento

■ 46 Dimensões da flange UNI 10"/DN250/250A para antenas com unidade de alinhamento. Unidade de medida mm (in)

Flange UNI 10"/DN250/250A

Adequado para ASME B16.5, 10" 150lbs / EN1092-1; DN250 PN16 / JIS B2220; 10K 250A

- Material:

- Alumínio

- Pressão de processo:


- ≤ 1 bar (14.5 psi)

- Peso:

- 4.7 kg (10.36 lb)

i O número de parafusos é reduzido em alguns casos. Para corresponder aos diferentes padrões, os furos são expandidos. Portanto, os parafusos devem ser alinhados centralmente com o contraflange antes de apertá-los.


Antena tipo drip-off, PTFE, 50 mm (2 in), com flange UNI e conexão de purga de ar



47 Dimensões da antena tipo drip-off, PTFE, 50 mm (2 in), com flange UNI e conexão de purga de ar.
Unidade de medida mm (in)

- 1 Parte inferior do invólucro
- R Ponto de referência da medição
- L1 175 mm (6.89 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)
- L2 108 mm (4.25 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)

Flange UNI 3"/DN80/80A para antena tipo drip-off, PTFE, 50 mm (2 in) com conexão de purga de ar




48 Flange UNI 3"/DN80/80A para antena tipo drip-off, PTFE, 50 mm (2 in) com conexão de purga de ar.
Unidade de medida mm (in)

Flange UNI 3"/DN80/80A

Adequado para flange: 3" 150 lbs; DN80 PN16; 10K 80A

- Material:
PP
- Pressão de processo:
≤1 bar (14.5 psi)
- Peso:
0.5 kg (1.10 lb)

Flange UNI 4"/DN100/100A para antena tipo drip-off, PTFE, 50 mm (2 in) com conexão de purga de ar




■ 49 *Flange UNI 4"/DN100/100A para antena tipo drip-off, PTFE, 50 mm (2 in) com conexão de purga de ar.
Unidade de medida mm (in)*

Flange UNI 4"/DN100/100A

Adequado para flange: 4" 150 lbs; DN100 PN16; 10K 100A

- Material:
PP
- Pressão de processo:
 ≤ 1 bar (14.5 psi)
- Peso:
0.65 kg (1.43 lb)

Flange UNI 6"/DN150/150A para antena tipo drip-off, PTFE, 50 mm (2 in) com conexão de purga de ar



■ 50 *Flange UNI 6"/DN150/150A para antena tipo drip-off, PTFE, 50 mm (2 in) com conexão de purga de ar.
Unidade de medida mm (in)*

Flange UNI 6"/DN150/150A

Adequado para flange: 6" 150 lbs; DN150 PN16; 10K 150A

■ Material:


PP

■ Pressão de processo:

≤1 bar (14.5 psi)

■ Peso:

1.1 kg (2.43 lb)

Antena embutida, PTFE, 80 mm (3 in), com flange padrão e conexão de purga de ar

51 Dimensões da antena embutida, PTFE, 80 mm (3 in), com flange padrão e conexão de purga de ar .
Unidade de medida mm (in)

A Versão de temperatura do processo ≤150 °C (302 °F)

B Versão de temperatura do processo ≤200 °C (392 °F)

R Ponto de referência da medição

1 Parte inferior do invólucro

L1 158 mm (6.22 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)

L2 Dimensões variáveis devido à espessura da flange (flange padrão)


L3 Dimensões variáveis devido à espessura da flange (flange padrão)

L4 170 mm (6.69 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)

As dimensões da flange dependem da norma selecionada e superfície de vedação (opções de pedido).

Dimensões que diferem do padrão são indicadas.


Antena embutida, PTFE, 80 mm (3 in), com flange UNI e conexão de purga de ar



52 Dimensões da antena embutida, PTFE, 80 mm (3 in), com flange UNI e conexão de purga de ar. Unidade de medida mm (in)

- A Versão de temperatura do processo ≤ 150 °C (302 °F)
- B Versão de temperatura do processo ≤ 200 °C (392 °F)
- R Ponto de referência da medição
- 1 Parte inferior do invólucro
- L1 158 mm (6.22 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)
- L2 137 mm (5.39 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)
- L3 149 mm (5.87 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)
- L4 170 mm (6.69 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)

Flange UNI 8"/DN200/200A para antena embutida, PTFE, 80 mm (3 in), conexão de purga de ar




53 Dimensões da flange UNI 8"/DN200/200A para antena DN80 com conexão de purga de ar. Unidade de medida mm (in)

Flange UNI 8"/DN200/200A

Adequado para ASME B16.5, 8" 150lbs / EN1092-1; DN200 PN16 / JIS B2220; 10K 200A

- Material:
316 L
- Pressão de processo:
 ≤ 1 bar (14.5 psi)
- Peso:
5.1 kg (11.24 lb)

Flange UNI 10"/DN250/250A para antena embutida, PTFE, 80 mm (3 in), conexão de purga de ar



A0048821


54 Dimensões da flange UNI 10"/DN250/250A para antena DN80 com conexão de purga de ar. Unidade de medida mm (in)

Flange UNI 10"/DN250/250A

Adequado para ASME B16.5, 10" 150lbs / EN1092-1; DN250 PN16 / JIS B2220; 10K 250A

- Material:
316 L
- Pressão de processo:
 ≤ 1 bar (14.5 psi)
- Peso:
7.9 kg (17.41 lb)

Antena embutida, 80 mm (3 in), com flange UNI, unidade de alinhamento e conexão de purga de ar




A0046491

55 Dimensões da antena embutida, 80 mm (3 in), com flange UNI, unidade de alinhamento e conexão de purga de ar. Unidade de medida mm (in)

- A Versão de temperatura do processo ≤ 150 °C (302 °F)
- B Versão de temperatura do processo ≤ 200 °C (392 °F)
- R Ponto de referência da medição
- 1 Parte inferior do invólucro
- L₁ 158 mm (6.22 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)
- L₂ 134 mm (5.28 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)
- L₃ 146 mm (5.75 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)
- L₄ 170 mm (6.69 in); versão com aprovação Ex d ou XP +5 mm (+0.20 in)

Flange UNI 4"/DN100/100A para antenas com unidade de alinhamento



A0048838

56 Dimensões da flange UNI 4"/DN100/100A para antenas com unidade de alinhamento. Unidade de medida mm (in)

Flange UNI 4"/DN100/100A

Adequado para ASME B16.5, 4" 150lbs / EN1092-1; DN100 PN16 / JIS B2220; 10K 100A

- Material:

Alumínio


- Pressão de processo:

≤1 bar (14.5 psi)

- Peso:

1.4 kg (3.09 lb)

i O número de parafusos é reduzido em alguns casos. Para corresponder aos diferentes padrões, os furos são expandidos. Portanto, os parafusos devem ser alinhados centralmente com o contraflange antes de apertá-los.

Flange UNI 6"/DN150/150A para antenas com unidade de alinhamento

57 Dimensões da flange UNI 6"/DN150/150A para antenas com unidade de alinhamento. Unidade de medida mm (in)


Flange UNI 6"/DN150/150A

Adequado para ASME B16.5, 6" 150lbs / EN1092-1; DN150 PN16 / JIS B2220; 10K 150A

- Material:
Alumínio
- Pressão de processo:
≤1 bar (14.5 psi)
- Peso:
2.2 kg (4.85 lb)

i O número de parafusos é reduzido em alguns casos. Para corresponder aos diferentes padrões, os furos são expandidos. Portanto, os parafusos devem ser alinhados centralmente com o contraflange antes de apertá-los.

Flange UNI 8"/DN200/200A para antenas com unidade de alinhamento



A0048840


58 Dimensões da flange UNI 8"/DN200/200A para antenas com unidade de alinhamento. Unidade de medida mm (in)

Flange UNI 8"/DN200/200A

Adequado para ASME B16.5, 8" 150lbs / EN1092-1; DN200 PN16 / JIS B2220; 10K 200A

- Material:
Alumínio
- Pressão de processo:
≤1 bar (14.5 psi)
- Peso:
3.2 kg (7.05 lb)

i O número de parafusos é reduzido em alguns casos. Para corresponder aos diferentes padrões, os furos são expandidos. Portanto, os parafusos devem ser alinhados centralmente com o contraflange antes de apertá-los.

Flange UNI 10"/DN250/250A para antenas com unidade de alinhamento

59 Dimensões da flange UNI 10"/DN250/250A para antenas com unidade de alinhamento. Unidade de medida mm (in)

Flange UNI 10"/DN250/250A

Adequado para ASME B16.5, 10" 150lbs / EN1092-1; DN250 PN16 / JIS B2220; 10K 250A

- Material:

Alumínio

- Pressão de processo:

≤1 bar (14.5 psi)

- Peso:

4.7 kg (10.36 lb)

O número de parafusos é reduzido em alguns casos. Para corresponder aos diferentes padrões, os furos são expandidos. Portanto, os parafusos devem ser alinhados centralmente com o contraflange antes de apertá-los.

Peso

Os pesos dos componentes individuais devem ser somados para obter o peso total.

Invólucro

Peso incluindo os componentes eletrônicos e o display.

Invólucro simples do compartimento

- Plástico: 0.5 kg (1.10 lb)
- Alumínio: 1.2 kg (2.65 lb)
- 316L sanitário: 1.2 kg (2.65 lb)

invólucro duplo do compartimento

Alumínio: 1.4 kg (3.09 lb)

Invólucro de compartimento duplo, formato em L

- Alumínio: 1.7 kg (3.75 lb)
- Aço inoxidável: 4.5 kg (9.9 lb)

Antena e adaptador de conexão de processo

O peso da flange (316/316L) depende do padrão selecionado e superfície de vedação.

Detalhes -> TI00426F ou na norma relevante



A versão mais pesada é indicada para os pesos da antena

Antena piramidal DN65

4.40 kg (9.70 lb) + peso da flange

Antena tipo drip-off 50 mm (2 in)

1.70 kg (3.75 lb)

Antena, montagem flush, PTFE, 80 mm (3 in)

3.20 kg (7.05 lb) + peso da flange

Materiais**Materiais que não estão em contato com o processo***Invólucro de compartimento único, plástico*

- Invólucro: PBT/PC
- Tampa modelo: PBT/PC
- Tampa com visor: PBT/PC e PC
- Vedação da tampa: EPDM
- Equalização potencial: 316L
- Vedação sob equalização de potencial: EPDM
- Conector: PBT-GF30-FR
- Vedação do conector: EPDM
- Etiqueta de identificação: película plástica
- Placa TAG: película plástica, metal ou fornecida pelo cliente



A entrada para cabos (material: aço inoxidável, latão niquelado, plástico) pode ser solicitada por meio da estrutura do produto "Conexão elétrica".

Invólucro de compartimento único, alumínio, revestido

- Invólucro: alumínio EN AC 43400
- Revestimento do invólucro, tampa: poliéster
- Tampa de alumínio EN AC-43400 com janela de visualização de PC Lexan 943A
- Tampa de alumínio EN AC-443400 com janela de visualização de borossilicato; poeira Ex para Ex d/XP
- Tampa postiça: alumínio EN AC 43400
- Materiais de vedação da cobertura: HNBR
- Materiais de vedação da tampa: FVMQ (somente na versão de baixa temperatura)
- Conector: PBT-GF30-FR ou alumínio
- Material de vedação do conector: EPDM
- Etiqueta de identificação: película plástica
- TAG: película plástica, aço inoxidável ou fornecida pelo cliente



A entrada para cabos (material: aço inoxidável, latão niquelado, plástico) pode ser solicitada por meio da estrutura do produto "Conexão elétrica".

Invólucro de compartimento único, 316L, sanitário

- Invólucro: aço inoxidável 316L (1.4404)
- Tampa falsa: aço inoxidável 316L (1.4404)
- Tampa de aço inoxidável 316L (1.4404) com janela de visualização de PC Lexan 943A
- Tampa de aço inoxidável 316L (1.4404) com janela de visualização de borossilicato; pode ser solicitada opcionalmente como um acessório integrado
- Para aplicações à prova de ignição de poeira, a janela de visualização é sempre feita de borossilicato.
- Materiais da vedação da tampa: VMQ
- Conector: PBT-GF30-FR ou aço inoxidável
- Material de vedação do conector: EPDM
- Etiqueta de identificação: invólucro de aço inoxidável, rotulado diretamente
- TAG: película plástica, aço inoxidável ou fornecida pelo cliente



A entrada para cabos (material: aço inoxidável, latão niquelado, plástico) pode ser solicitada por meio da estrutura do produto "Conexão elétrica".

Invólucro de compartimento duplo, alumínio, revestido

- Invólucro: alumínio EN AC 43400
- Revestimento do invólucro, tampa: poliéster
- Tampa de alumínio EN AC-43400 com janela de visualização de PC Lexan 943A
Tampa de alumínio EN AC-443400 com janela de visualização de borossilicato; poeira Ex para Ex d/XP
- Tampa postiça: alumínio EN AC 43400
- Materiais de vedação da cobertura: HNBR
- Materiais de vedação da tampa: FVMQ (somente na versão de baixa temperatura)
- Conector: PBT-GF30-FR ou alumínio
- Material de vedação do conector: EPDM
- Etiqueta de identificação: película plástica
- TAG: película plástica, aço inoxidável ou fornecida pelo cliente

i A entrada para cabos (material: aço inoxidável, latão niquelado, plástico) pode ser solicitada por meio da estrutura do produto "Conexão elétrica".

Invólucro de compartimento duplo; 316 L

- Invólucro: aço inoxidável AISI 316L (1.4409)
Aço inoxidável (ASTM A351 : CF3M (fundido equivalente ao material AISI 316L)/DIN EN 10213 : 1.4409)
- Tampa postiça: aço inoxidável 316L (1.4409)
- Tampa: aço inoxidável AISI 316L (1.4409) com janela de visualização de borossilicato
- Materiais de vedação da cobertura: HNBR
- Materiais de vedação da tampa: FVMQ (somente na versão de baixa temperatura)
- Conector: aço inoxidável
- Material de vedação do conector: EPDM
- Etiqueta de identificação: aço inoxidável
- TAG: película plástica, aço inoxidável ou fornecida pelo cliente

i A entrada para cabos (material: aço inoxidável, latão niquelado, plástico) pode ser solicitada por meio da estrutura do produto "Conexão elétrica".

Invólucro com compartimento duplo em formato de L, alumínio, revestido

- Invólucro: alumínio EN AC 43400
- Revestimento do invólucro, tampa: poliéster
- Tampa de alumínio EN AC-43400 com janela de visualização de PC Lexan 943A
Tampa de alumínio EN AC-443400 com janela de visualização de borossilicato; poeira Ex para Ex d/XP
- Tampa postiça: alumínio EN AC 43400
- Materiais de vedação da cobertura: HNBR
- Materiais de vedação da tampa: FVMQ (somente na versão de baixa temperatura)
- Conector: PBT-GF30-FR ou alumínio
- Material de vedação do conector: EPDM
- Etiqueta de identificação: película plástica
- TAG: película plástica, aço inoxidável ou fornecida pelo cliente

i A entrada para cabos (material: aço inoxidável, latão niquelado, plástico) pode ser solicitada por meio da estrutura do produto "Conexão elétrica".

Invólucro de compartimento duplo, formato de L, 316 L

- Invólucro: aço inoxidável AISI 316L (1.4409)
Aço inoxidável (ASTM A351 : CF3M (fundido equivalente ao material AISI 316L)/DIN EN 10213 : 1.4409)
- Tampa postiça: aço inoxidável 316L (1.4409)
- Tampa: aço inoxidável AISI 316L (1.4409) com janela de visualização de borossilicato
- Materiais de vedação da cobertura: HNBR
- Materiais de vedação da tampa: FVMQ (somente na versão de baixa temperatura)
- Conector: aço inoxidável
- Material de vedação do conector: EPDM
- Etiqueta de identificação: invólucro de aço inoxidável, rotulado diretamente
- TAG: película plástica, aço inoxidável ou fornecida pelo cliente

i A entrada para cabos (material: aço inoxidável, latão niquelado, plástico) pode ser solicitada por meio da estrutura do produto "Conexão elétrica".

Entrada para cabo

Acoplamento M20, plástico

- Material: PA
- Vedação no prensa-cabos: EPDM
- Conector falso: plástico

Acoplamento M20, latão niquelado

- Material: latão niquelado
- Vedação no prensa-cabos: EPDM
- Conector falso: plástico

Acoplamento M20, 316L

- Material: 316L
- Vedação no prensa-cabos: EPDM
- Conector falso: plástico

Acoplamento M20, 316L, sanitário

- Material: 316L
- Vedação no prensa-cabos: EPDM

Rosca M20

O equipamento é fornecido com uma rosca M20 como padrão.

Conector de transporte: LD-PE

Rosca G ½

O equipamento é fornecido como padrão com uma rosca M20 e um adaptador para G ½ incluído, juntamente com a documentação (invólucro de alumínio, invólucro 316L, invólucro sanitário) ou com um adaptador montado para G ½ (invólucro de plástico).

- Adaptador feito de PA66-GF ou alumínio ou 316L (depende da versão do invólucro solicitada)
- Conector de transporte: LD-PE

Rosca NPT ½

O equipamento é fornecido como padrão com uma rosca NPT ½ (invólucro de alumínio, invólucro de 316L) ou com um adaptador montado para NPT ½ (invólucro de plástico, invólucro sanitário).

- Adaptador feito de PA66-GF ou 316L (depende da versão do invólucro solicitada)
- Conector de transporte: LD-PE

Acoplamento M20, plástico azul

- Material: PA, azul
- Vedação no prensa-cabos: EPDM
- Conector falso: plástico

Conector M12


- Material: CuZn niquelado ou 316L (depende da versão do invólucro solicitada)
- Tampa de transporte: LD-PE

Conector HAN7D

Material: alumínio, zinco fundido, aço

Materiais úmidos

Antena piramidal 65 mm (2.6 in)




A0046618

■ 60 Material, antena piramidal 65 mm (2.6 in). Unidade de medida mm (in)

- 1 Antena piramidal: 316L (1.4404)
Antena piramidal: Al_2O_3 (cerâmica)
Vedaçāo da antena: grafite
- 2 Conexāo do processo: 316L (1.4404)
- 3 Adaptador do invólucro: 316L (1.4404)


Antena piramidal 65 mm (2.6 in), com flange UNI e unidade de alinhamento



A0048884

■ 61 Material; antena piramidal 65 mm (2.6 in), com flange UNI e unidade de alinhamento. Unidade de medida mm (in)


- 1 Antena piramidal: 316L (1.4404)
Antena piramidal: Al_2O_3 (cerâmica)
Vedaçāo da antena: grafite
- 2 Conexāo do processo: alumínio
- 3 Adaptador do invólucro: 316L (1.4404)
- 4 Adaptador do sensor com unidade de alinhamento: 316L (1.4404)
- 5 Parafusos: A4-70 ou A2-70
- 6 Arruela de fixação: 3.1645 ou alumínio

Antena tipo drip-off, conexão de ar de purga

A0046611

62 Material; antena tipo drip-off, conexão de ar de purga . Unidade de medida mm (in)

- 1 Antena: PTFE, material da vedação FKM Viton GLT
- 2 Conexão do processo: PP
- 3 Adaptador do invólucro do sensor: 316L (1.4404)
- 4 Vedaçao de elastómero de fibra orgânica/sintética (sem amianto), material FA
Para conector de rosca NPT: material de vedação fita PTFE
Para conector de rosca G ou adaptador NPT: material de vedação O-ring FKM
- 5 Adaptador com rosca, conector com rosca: 316 L (1.4404)
- 6 Adaptador de ar de purga: PA-GF (poliamida reforçada com fibra de vidro)
- 7 Vedaçao de elastómero de fibra orgânica/sintética (sem amianto), material FA


Antena, montagem flush, 80 mm (3 in), com flange e conexão de ar de purga

A0046612

63 Material; antena, montagem flush, 80 mm (3 in), com flange e conexão de ar de purga. Unidade de medida mm (in)

- 1 Antena: PTFE, material da vedação FKM Viton GLT
- 2 Conexão do processo: 316L (1.4404)
- 3 Adaptador do invólucro: 316L (1.4404)
- 4 Adaptador com rosca, conector com rosca: 316 L (1.4404)
Para conector de rosca NPT: material de vedação fita PTFE
Para conector de rosca G ou adaptador NPT: material de vedação O-ring FKM
- 5 Adaptador de ar de purga integrado: 316 L (1.4404)


Antena, montagem flush, 80 mm (3 in), com flange UNI e conexão de ar de purga



■ 64 Material; antena, montagem flush, 80 mm (3 in), com flange UNI e conexão de ar de purga. Unidade de medida mm (in)

- 1 Antena: PTFE, material da vedação FKM Viton GLT
- 2 Conexão do processo: 316L (1.4404)
- 3 Adaptador do invólucro: 316L (1.4404)
- 4 Adaptador com rosca, conector com rosca: 316 L (1.4404)
Para conector de rosca NPT: material de vedação fita PTFE
Para conector de rosca G ou adaptador NPT: material de vedação O-ring FKM
- 5 Adaptador de ar de purga integrado: 316 L (1.4404)


Antena, montagem flush, 80 mm (3 in), com flange UNI, unidade de alinhamento e conexão de ar de purga




■ 65 Material, antena, montagem flush, 80 mm (3 in), com flange UNI, unidade de alinhamento e conexão de ar de purga

- 1 Antena: PTFE, material da vedação FKM Viton GLT
- 2 Conexão do processo: alumínio
- 3 Adaptador do invólucro: 316L (1.4404)
- 4 Adaptador com rosca, conector com rosca, adaptador de ar de purga: 316 L (1.4404)
Para conector de rosca NPT: material de vedação fita PTFE
Para conector de rosca G ou adaptador NPT: material de vedação O-ring FKM
- 5 Adaptador do sensor com unidade de alinhamento: 316L (1.4404)
- 6 Parafusos: A4-70 ou A2-70
- 7 Arruela de fixação: 3.1645 ou alumínio


Operabilidade

| | |
|-----------------------------|---|
| Conceito de operação | <p>Estrutura do operador voltada para as tarefas específicas do usuário</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Navegação do usuário ▪ Diagnóstico ▪ Aplicação ▪ Sistema <p>Comissionamento rápido e seguro</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assistente interativo com interface gráfica para comissionamento guiado no FieldCare, DeviceCare ou DTM e ferramentas baseadas em PDM de terceiros ou SmartBlue ▪ Orientação de menus com descrições rápidas das funções individuais de parâmetros ▪ Operação padronizada no equipamento e nas ferramentas operacionais <p>Memória de dados HistoROM integrada</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adoção da configuração de dados quando os módulos dos componentes eletrônicos são substituídos ▪ Grava até 100 mensagens de evento no equipamento ▪ Uma curva de sinal de referência é salva durante o comissionamento para uso posterior como referência durante a operação <p>O diagnóstico eficiente aumenta a confiabilidade de medição</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Medidas corretivas são integradas em texto padronizado ▪ Diversas opções de simulação <p>Módulo Bluetooth (opcionalmente integrado no display local)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Configuração fácil e rápida através do aplicativo SmartBlue ou PC com DeviceCare a partir da versão 1.07.00 ou FieldXpert SMT70 ▪ Sem necessidade de ferramentas adicionais ou adaptadores ▪ Transmissão única criptografada de dados ponto a ponto (testado pelo Fraunhofer Institute) e comunicação protegida por senha através da tecnologia sem fio Bluetooth® |
| Idiomas | <p>O idioma de operação do display local (opcional) pode ser selecionado através do Configurador de Produtos.</p> <p>O display local é fornecido com English de fábrica se um idioma diferente não tiver sido selecionado.</p> <p>O idioma de operação pode ser alterado posteriormente através do parâmetro Language.</p> |
| Operação local | Operação local com 3 teclas (+, -, E) no display. |
| |  <p>A0046640</p> |
| | <p> Os elementos de operação também são acessíveis em diversas áreas classificadas.</p> |
| Display local | <p>Display do equipamento (opcional)</p> <p>Funções</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Exibição dos valores medidos, e também erros e mensagens informativas ▪ iluminação de fundo, que muda de verde para vermelha no caso de erro ▪ O equipamento pode ser removido para facilitar a operação <p> Os displays do equipamento estão disponíveis com a opção adicional da tecnologia sem fio Bluetooth®.</p> |



A0043059

66 Display de segmentos sem teclas



A0039284


67 Display gráfico

1 Teclas de operação ópticas

Temperatura ambiente permitida para o display: -20 para +70 °C (-4 para +158 °F)

A legibilidade do display local pode ser afetada negativamente em temperaturas fora da faixa de temperatura.

Operação local com 3 teclas (+, -, E) no display.




A0046640

Os elementos de operação também são acessíveis em diversas áreas classificadas.

Posição de instalação do display do equipamento intercambiável


A posição de instalação do display pode ser alterada no caso do compartimento de compartimento duplo, em forma de L.



A0048401

Operação remota


Através do protocolo PROFIBUS PA



A0050944

- 1 Acoplador de segmento
- 2 Computador com PROFluslbus e ferramenta de operação (por ex., DeviceCare/FieldCare)
- 3 PLC (Controlador lógico programável)
- 4 Transmissor
- 5 Funções adicionais (válvulas etc.)

Através da interface de operação (CDI)



A0039148

- 1 Computador com ferramenta de operação FieldCare/DeviceCare
- 2 Commubox
- 3 Interface de serviço (CDI) do equipamento (= Endress+Hauser Interface de Dados Comuns)

Operação através da tecnologia sem fio Bluetooth® (opcional)

Pré-requisito

- Medidor com display Bluetooth
- Smartphone ou tablet com o aplicativo SmartBlue ou PC com DeviceCare, versão 1.07.00 e superior, ou FieldXpert SMT70

A conexão tem uma faixa de até 25 m (82 ft). A faixa pode variar dependendo das condições ambientais como acessórios, paredes ou tetos.

| | |
|--|--|
| Ferramentas de operação compatíveis | Smartphone ou tablet com o (aplicativo) SmartBlue da Endress+Hauser, DeviceCare versão 1.07.00 e superior, FieldCare, DTM e PDM. |
|--|--|

Certificados e aprovações

Certificados atuais e aprovações para o produto estão disponíveis na www.endress.com respectiva página do produto em:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione **Downloads**.

| | |
|---|---|
| Identificação CE | O sistema de medição atende aos requisitos legais das diretrizes EU aplicáveis. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade EU correspondente junto com as normas aplicadas. O fabricante confirma que o equipamento foi testado com sucesso com base na identificação CE fixada no produto. |
| RoHS | O sistema de medição atende às restrições de substâncias da diretriz Restrição de determinadas substâncias perigosas 2011/65/UE (RoHS 2) e Diretriz delegada (UE) 2015/863 (RoHS 3). |
| Identificação RCM | O produto ou sistema de medição fornecido atende aos requisitos da ACMA (Australian Communications and Media Authority) para integridade da rede, interoperabilidade, características de desempenho e diretrizes de saúde e segurança. Nesse ponto, são atendidas especialmente as disposições regulamentares para a compatibilidade eletromagnética. Os produtos portam a marca RCM na etiqueta de identificação. |
| Aprovações Ex | Instruções adicionais de segurança devem ser seguidas para o uso em áreas classificadas. Consulte o documento separado "Instruções de Segurança" (XA) incluso na entrega. Referência ao XA aplicável pode ser encontrada na etiqueta de identificação. Tablets e smartphones protegidos contra explosões Se usados em áreas classificadas, equipamentos finais móveis com aprovação Ex devem ser utilizados. |
| Equipamento de pressão com pressão permitida ≤ 200 bar (2 900 psi) | Os instrumentos de pressão que não possuem invólucro pressurizado não se enquadram no âmbito da Diretriz de equipamentos de pressão, independentemente da pressão máxima permitida. Razões: De acordo com o Artigo 2, ponto 5 da Diretriz EU 2014/68/EU, acessórios de pressão são definidos como "equipamentos com função de operação e que possuem invólucros que suportam pressão". Se um instrumento de pressão não possui um invólucro que suporta pressão (não é possível identificar nenhuma câmara de pressão própria), não existe um acessório de pressão presente que se encaixa na Diretriz. |
| Aprovação de rádio | Displays com Bluetooth LE possuem licenças de rádio de acordo com CE e FCC. As informações relevantes da certificação e as etiquetas são fornecidas no display. |
| Padrão de rádio EN 302729 | O equipamento está em conformidade com a norma de rádio LPR (Level Probing Radar - Radar de sondagem de nível) EN 302729. Os equipamentos são aprovados para uso irrestrito dentro e fora dos contêineres fechados nos países da UE e EFTA. Como pré-requisito, os países já devem ter implementado esse padrão. |



A0029561

O padrão já está implantado nos seguintes países:

Bélgica, Bulgária, Alemanha, Dinamarca, Estônia, França, Grécia, Reino Unido, Irlanda, Islândia, Itália, Liechtenstein, Lituânia, Letônia, Malta, Países Baixos, Noruega, Áustria, Polônia, Portugal, România, Suécia, Suíça, Eslováquia, Espanha, República Checa e Chipre.

A implementação ainda está em andamento em todos os países não listados.

Observe o seguinte para operação dos equipamentos fora de recipientes fechados:

- A instalação deve ser realizada por funcionários devidamente treinados e especializados
- A antena do equipamento deve ser instalada em um local fixo apontando para baixo verticalmente
- O local de instalação deve estar localizado a uma distância de 4 km (2.49 mi) das estações de astronomia listadas abaixo, caso contrário deve-se obter uma autorização das autoridades relevantes. Se o equipamento for instalado em um raio de 4 para 40 km (2.49 para 24.86 mi) em torno das estações listadas, ele não deve ser instalado a uma altura maior que 15 m (49 ft) acima do solo

Estações de astronomia

| País | Nome da estação | Latitude | Longitude |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| Alemanha | Effelsberg | 50° 31'32"Norte | 06° 53' 00"Este |
| Finlândia | Metsähovi | 60° 13' 04"Norte | 24° 23' 37"Este |
| | Tuorla | 60° 24' 56"Norte | 24° 26' 31"Este |
| França | Plateau de Bure | 44° 38' 01"Norte | 05° 54' 26"Este |
| | Floirac | 44° 50' 10"Norte | 00° 31' 37"Oeste |
| Grã-Bretanha | Cambridge | 52° 09' 59"Norte | 00° 02' 20"Este |
| | Damhall | 53° 09' 22"Norte | 02° 32' 03"Oeste |
| | Jodrell Bank | 53° 14' 10"Norte | 02° 18' 26"Oeste |
| | Knockin | 52° 47' 24"Norte | 02° 59' 45"Oeste |
| | Pickmere | 53° 17' 18"Norte | 02° 26' 38"Oeste |
| Itália | Medicina | 44° 31' 14"Norte | 11° 38' 49"Este |
| | Noto | 36° 52' 34"Norte | 14° 59' 21"Este |
| | Sardinia | 39° 29' 50"Norte | 09° 14' 40"Este |
| Polônia | Fort Skala Krakow | 50° 03' 18"Norte | 19° 49' 36"Este |
| Rússia | Dmitrov | 56° 26' 00"Norte | 37° 27' 00"Este |
| | Kalyazin | 57° 13' 22"Norte | 37° 54' 01"Este |
| | Pushchino | 54° 49' 00"Norte | 37° 40' 00"Este |
| | Zelenchukskaya | 43° 49' 53"Norte | 41° 35' 32"Este |
| Suécia | Onsala | 57° 23' 45"Norte | 11° 55' 35"Este |
| Suíça | Bleien | 47° 20' 26"Norte | 08° 06' 44"Este |
| Espanha | Yebes | 40° 31' 27"Norte | 03° 05' 22"Oeste |
| | Robledo | 40° 25' 38"Norte | 04° 14' 57"Oeste |
| Hungria | Penc | 47° 47' 22"Norte | 19° 16' 53"Este |

 Como regra geral, os requerimentos descritos na EN 302729 devem ser observados.

Norma de rádio EN 302372

Os equipamentos atendem os requerimentos do padrão de rádio TLPR (Tanks Level Probing Radar - Radar de Sonda de Nível em Tanques) EN 302372 e são permitidos para o uso em recipientes fechados. Os pontos de A a F no Anexo E da EN 302372 devem ser observados para a instalação.

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

[Any] changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The devices are compliant with the FCC Code of Federal Regulations, CFR 47, Part 15, Sections 15.205, 15.207, 15.209.

i In addition, the devices are compliant with Section 15.256. For these LPR (Level Probe Radar) applications the devices must be professionally installed in a downward operating position. In addition, the devices are not allowed to be mounted in a zone of 4 km (2.49 mi) around RAS stations and within a radius of 40 km (24.86 mi) around RAS stations the maximum operation height of devices is 15 m (49 ft) above ground.

Industry Canada

Canada CNR-Gen Section 7.1.3

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not interfere, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

[Any] changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- The installation of the LPR/TLPR device shall be done by trained installers, in strict compliance with the manufacturer's instructions.
- The use of this device is on a "no-interference, no-protection" basis. That is, the user shall accept operations of high-powered radar in the same frequency band which may interfere with or damage this device. However, devices found to interfere with primary licensing operations will be required to be removed at the user's expense.
- This device shall be installed and operated in a completely enclosed container to prevent RF emissions, which can otherwise interfere with aeronautical navigation.
- The installer/user of this device shall ensure that it is at least 10 km from the Dominion Astrophysical Radio Observatory (DRAO) near Penticton, British Columbia. The coordinates of the DRAO are latitude 49°19'15" N and longitude 119°37'12" W. For devices not meeting this 10 km separation (e.g., those in the Okanagan Valley, British Columbia,) the installer/user must coordinate with, and obtain the written concurrence of, the Director of the DRAO before the equipment can be installed or operated. The Director of the DRAO may be contacted at 250-497-2300 (tel.) or 250-497-2355 (fax). (Alternatively, the Manager, Regulatory Standards Industry Canada, may be contacted.)

Normas e diretrizes externas

- EN 60529
Graus de proteção fornecidos pelos invólucros (código IP)
- EN 61010-1
Especificações de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório
- IEC/EN 61326
Emissão de acordo com as Classe A especificações A; Compatibilidade eletromagnética (Especificações EMC)
- NAMUR NE 21
Compatibilidade Eletromagnética (EMC) de processo industrial e equipamento de controle de laboratório
- NAMUR NE 53
Software dos equipamentos de campo e equipamentos de processamento de sinal com componentes eletrônicos digitais
- NAMUR NE 107
Status de categorização de acordo com NE 107
- NAMUR NE 131
Especificações para equipamentos de campo para aplicações padrão

Informações para pedido

Informações para colocação do pedido detalhadas estão disponíveis junto ao representante de vendas mais próximo www.addresses.endress.com ou no Configurador de produto em www.endress.com:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione **Configuração**.




Configurador de produto - a ferramenta para configuração individual de produto

- Dados de configuração por minuto
- Dependendo do equipamento: entrada direta de ponto de medição - informação específica, como faixa de medição ou idioma de operação
- Verificação automática de critérios de exclusão
- Criação automática do código de pedido e sua separação em formato de saída PDF ou Excel
- Funcionalidade para solicitação direta na loja virtual da Endress+Hauser

Calibração

Certificado de calibração de fábrica

Os pontos de calibração são distribuídos uniformemente ao longo da faixa de medição (0 para 100 %). A Calibração vazia E e Calibração cheia F devem ser especificadas para definir a faixa de medição. Se essas informações estiverem ausentes, os valores padrão dependentes da antena são usados.



A0032643

R Ponto de referência da medição

A Distância mínima entre o ponto de referência R e a identificação 100%

E Calibração vazia

F Calibração cheia

Restrições da faixa de medição

As seguintes restrições devem ser consideradas ao selecionar E e F:

- Distância mínima entre o ponto de referência R e a marcação 100%
 $A \geq 400 \text{ mm (16 in)}$
- Span mínimo
 $F \geq 45 \text{ mm (1.77 in)}$
- Valor máximo para "Calibração vazia"
 $E \geq 450 \text{ mm (17.72 in) (máximo 50 m (164 ft))}$



- A calibração é efetuada nas condições de referência .
- Os valores selecionados para Calibração vazia e Calibração cheia são usados somente para criar o certificado de calibração de fábrica. Posteriormente, os valores são redefinidos para os valores padrão específicos para a antena. Se forem necessários valores diferentes do padrão, eles devem ser encomendados como uma calibração de vazio/cheio personalizada.

Configurador de produto → Opcional → Serviço → **Calibração de vazio/cheio personalizada**

Serviço

Serviços que podem ser selecionados através da estrutura do produto no Configurador de Produtos incluem.

- Limpeza de óleo+graxa (úmida)
- Livre de PWIS (substâncias que prejudicam a umectação da tinta)
 - A tampa protetora de plástico é excluída da limpeza de PWIS 
- Revestimento vermelho de segurança ANSI, tampa do invólucro revestida
- Ajuste de amortecimento
- A comunicação Bluetooth está desativada na entrega
- Calibração de vazio/cheio customizada
- Documentação do produto em papel

Uma versão física (cópia impressa) dos relatórios de teste, declarações e certificados de inspeção podem ser solicitados, como opção, através do recurso **Serviço, Documentação do produto em papel**. Os documentos necessários podem ser selecionados através do recurso **Teste, certificado, declaração** e são então incluídos com o equipamento na entrega.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Teste, certificado, declaração | Todos os relatórios de teste, declarações e certificados de inspeção são fornecidos eletronicamente no <i>Device Viewer</i> : Insira o número de série a partir da etiqueta de identificação (www.endress.com/deviceviewer) |
|---------------------------------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Identificação | <p>Ponto de medição (TAG)</p> <p>O equipamento pode ser solicitado com um nome de identificação.</p> <p>Local do nome da etiqueta</p> <p>Nas especificações adicionais, selecione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Placa de identificação em aço inoxidável ■ Etiqueta adesiva de papel ■ Etiqueta fornecida pelo cliente ■ RFID TAG ■ Etiqueta RFID + placa de identificação em aço inoxidável ■ Etiqueta RFID + etiqueta adesiva de papel ■ Etiqueta RFID + TAG fornecida pelo cliente ■ Etiqueta em aço inoxidável IEC 61406 ■ Etiqueta em aço inoxidável IEC 61406 + etiqueta NFC ■ Etiqueta em aço inoxidável IEC 61406, etiqueta em aço inoxidável ■ Etiqueta em aço inoxidável IEC 61406 + NFC, etiqueta em aço inoxidável ■ Etiqueta em aço inoxidável IEC 61406, placa fornecida ■ Etiqueta em aço inoxidável IEC 61406 + NFC, placa fornecida <p>Definição do nome tag</p> <p>Nas especificações adicionais, especifique: 3 linhas cada com um máximo de 18 caracteres O nome tag especificado aparece na placa selecionada e/ou na RFID TAG.</p> <p>Apresentação no aplicativo SmartBlue</p> <p>Os primeiros 18 caracteres do nome de tag O nome de identificação sempre pode ser alterado especificamente para o ponto de medição através de Bluetooth.</p> <p>Exibição na etiqueta de identificação eletrônica (ENP)</p> <p>Os primeiros 18 caracteres do nome de tag</p> <p>Exibição no PROFIBUS PA</p> <p>Os primeiros 18 caracteres do nome tag fazem parte da etiqueta de identificação eletrônica (ENP) e também são usados como TAG_DESC de acordo com o PA Profile 3.02.</p> <p> Para mais informações, consulte: SD01502F, SD02796P Disponível na área de Downloads do site da Endress+Hauser (www.endress.com/downloads).</p> |
|----------------------|---|

Pacotes de aplicação

| | |
|-----------------------------|--|
| Tecnologia Heartbeat | O pacote de aplicativo Verificação Heartbeat + Monitoramento oferece funcionalidade de diagnóstico através do automonitoramento contínuo, da transmissão de variáveis medidas adicionais para um sistema externo de Monitoramento das Condições e da verificação in-situ de medidores na aplicação. O pacote de aplicação pode ser solicitado junto com o equipamento ou pode ser ativado subsequentemente com um código de ativação. Informações detalhadas sobre o código de pedido |
|-----------------------------|--|

estão disponíveis através do site da Endress+Hauser www.endress.com ou de sua Central de Vendas Endress+Hauser local.

Heartbeat Verification

A Heartbeat Verification é realizada mediante solicitação e complementa o automonitoramento, que é realizado continuamente, com a realização de outros testes. Durante a verificação, o sistema verifica se os componentes do equipamento estão em conformidade com as especificações de fábrica. O sensor e os módulos de eletrônica estão inclusos nos testes.

A Heartbeat Verification confirma a função do equipamento, sob demanda, dentro da tolerância de medição especificada com uma cobertura total de teste TTC (Total Test Coverage) em porcentagem.

A Heartbeat Verification atende as especificações para rastreabilidade metrológica conforme ISO 9001 (ISO 9001:2015 Seção 7.1.5.2).

O resultado da verificação é Passou ou Falha. Os dados de verificação são salvos no equipamento e opcionalmente arquivados em um PC com o software de gerenciamento de ativos FieldCare ou na Netilion Library. Com base nesses dados, um relatório de verificação é gerado automaticamente para garantir que uma documentação que pode ser comprovada dos resultados da verificação esteja disponível.

Monitoramento Heartbeat

A assistente **Detecção de espuma** e assistente **Detecção de incrustação** estão disponíveis, as janelas de processo podem ser configuradas. Além disso, parâmetros de monitoramento adicional podem ser exibidos e usados para manutenção preditiva ou otimização da aplicativo aplicação.

Assistente "Detecção de espuma"

Este assistente configura a detecção automática de espuma.

A detecção de espuma pode ser vinculada a uma variável de saída ou informações de status, por exemplo, para controlar um sprinkler usado para dissolver a espuma. Também é possível monitorar o aumento da espuma usando o índice de espuma. O índice de espuma também pode ser vinculado a uma variável de saída e pode ser mostrado no visor.

Preparação:

A inicialização do monitoramento de espuma só deve ser feita na ausência ou com pouca espuma.

Áreas de aplicação

- Medição em líquidos
- Detecção confiável de espuma no meio

Assistente "Detecção de incrustação"

Este assistente configura a detecção de incrustação.

Ideia básica:

A detecção de incrustação pode, por exemplo, ser ligada a um sistema de ar comprimido para limpar a antena.

Com o monitoramento de incrustação, os ciclos de manutenção podem ser otimizados.

Preparação:

A inicialização do monitoramento de incrustação só deve ser feita na ausência ou com pouca incrustação.

Áreas de aplicação

- Medição em líquidos e sólidos
- Detecção confiável de incrustações na antena

Descrição detalhada



Documentação especial SD03093F


Acessórios

Tampa de proteção contra tempo: 316L, XW112

A tampa de proteção contra intempéries pode ser solicitada juntamente com o equipamento através da estrutura do produto "Acompanha acessórios".

Ela é usada para proteger contra a luz solar direta, precipitação e gelo.

A tampa de proteção contra o tempo de 316L é adequada para o invólucro de compartimento duplo feito de alumínio ou 316L. A entrega inclui o suporte para instalação direta no invólucro.



68 Dimensões da tampa de proteção contra tempo: 316 L, XW112. Unidade de medida mm (in)

Material

- Tampa de proteção contra tempo: 316 L
- Parafuso de fixação: A4
- Suporte: 316L

Código de pedido do acessório:

71438303


Documentação especial SD02424F

Tampa de proteção contra tempo, plástico, XW111

A tampa de proteção contra intempéries pode ser solicitada juntamente com o equipamento através da estrutura do produto "Acompanha acessórios".

Ela é usada para proteger contra a luz solar direta, precipitação e gelo.

A tampa plástica de proteção contra intempéries é adequada para o invólucro de compartimento único feito de alumínio. A entrega inclui o suporte para instalação direta no invólucro.



69 Dimensões da tampa de proteção contra tempo, plástico, XW111. Unidade de medida mm (in)

Material

Plástico

Código de pedido do acessório:
71438291


 Documentação especial SD02423F

Vedaçāo de flange ajustável

A vedaçāo do flange ajustável é usada para alinhar o sensor à superfície do produto. Ela pode ser encomendada diretamente com o equipamento por meio da estrutura do produto "Acessórios incluídos" ou individualmente por meio do número de pedido específico.

Vedaçāo, ajustável, DN80

A vedaçāo, ajustável, DN80 é compatível com flanges EN DN80 PN10/PN40



Dados técnicos


- Material: EPDM
- Tamanho recomendado do parafuso: M14
- Comprimento recomendado do parafuso: 100 mm (3.9 in)
- Pressão de processo: -0.1 para 0.1 bar (-1.45 para 1.45 psi)
- Temperatura do processo: -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

Informações para pedido

- A vedaçāo de flange pode ser encomendada junto com o equipamento através da estrutura de produto "Acessórios incluídos".
- Número de pedido: 71074263

Vedaçāo, ajustável, DN100

A vedaçāo, ajustável, DN100 é compatível com flanges EN DN100 PN10/PN16



Dados técnicos


- Material: EPDM
- Tamanho recomendado do parafuso: M14
- Comprimento recomendado do parafuso: 100 mm (3.9 in)
- Pressão de processo: -0.1 para 0.1 bar (-1.45 para 1.45 psi)
- Temperatura do processo: -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

Informações para pedido

- A vedaçāo de flange pode ser encomendada junto com o equipamento através da estrutura de produto "Acessórios incluídos".
- Número de pedido: 71074264

Vedaçāo, ajustável, DN150

A vedaçāo, ajustável, DN150 é compatível com flanges EN DN150 PN10/PN19



A0046697

Dados técnicos


- Material: EPDM
- Tamanho recomendado do parafuso: M18
- Comprimento recomendado do parafuso: 110 mm (4.3 in)
- Pressão de processo: -0.1 para 0.1 bar (-1.45 para 1.45 psi)
- Temperatura do processo: -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

Informações para pedido

- A vedaçāo de flange pode ser encomendada junto com o equipamento através da estrutura de produto "Acessórios incluídos".
- Número de pedido: 71074265

Vedaçāo, ajustável, ASME 3" / JIS 80A

A vedaçāo, ajustável, ASME 3" / JIS 80A é compatível com flanges ASME 3" 150 lbs e JIS 80A 10K



A0046698

Dados técnicos


- Material: EPDM
- Tamanho recomendado do parafuso: M14
- Comprimento recomendado do parafuso: 100 mm (3.9 in)
- Pressão de processo: -0.1 para 0.1 bar (-1.45 para 1.45 psi)
- Temperatura do processo: -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

Informações para pedido

- A vedaçāo de flange pode ser encomendada junto com o equipamento através da estrutura de produto "Acessórios incluídos".
- Número de pedido: 71249070

Vedaçāo ajustável, ASME 4"

A vedaçāo, ajustável, ASME 4" é compatível com flanges ASME 4" 150 lbs

**Dados técnicos**


- Material: EPDM
- Tamanho recomendado do parafuso: M14
- Comprimento recomendado do parafuso: 100 mm (3.9 in)
- Pressão de processo: -0.1 para 0.1 bar (-1.45 para 1.45 psi)
- Temperatura do processo: -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

Informações para pedido

- A vedação de flange pode ser encomendada junto com o equipamento através da estrutura de produto "Acessórios incluídos".
- Número de pedido: 71249072

Vedaçāo, ajustável, ASME 6"/ JIS 150A

A vedaçāo, ajustável, ASME 6"/ JIS 150A é compatível com flanges ASME 6" 150 lbs e JIS 150A 10K

**Dados técnicos**

- Material: EPDM
- Tamanho recomendado do parafuso: M18
- Comprimento recomendado do parafuso: 100 mm (3.9 in)
- Pressão de processo: -0.1 para 0.1 bar (-1.45 para 1.45 psi)
- Temperatura do processo: -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)


Informações para pedido

- A vedaçāo de flange pode ser encomendada junto com o equipamento através da estrutura de produto "Acessórios incluídos".
- Número de pedido: 71249073

Display remoto FHX50B

O display remoto é encomendado através do Configurador de Produto.

Se o display remoto deve ser usado, a versão do equipamento **Preparado para FHX50B** deve ser solicitada.



A0046692

- A Invólucro de compartimento único, plástico, display remoto
- B Invólucro de compartimento único, alumínio, display remoto
- C Invólucro de compartimento simples, 316L, sanitário, display remoto
- D Lado do equipamento, invólucro de compartimento único, plástico, preparado para display FHX50B
- E Lado do equipamento, invólucro de compartimento único, alumínio, preparado para display FHX50B
- F Lado do equipamento, invólucro de compartimento duplo, formato em L, preparado para display FHX50B
- G Lado do equipamento, invólucro de compartimento único, 316 L sanitário, preparado para display FHX50B

Material do Invólucro de compartimento único, display remoto

- Alumínio
- Plástico

Grau de proteção:

- IP68 / NEMA 6P
- IP66 / NEMA 4x

Cabo de conexão:

- Cabo de conexão (opção) até 30 m (98 ft)
 - Cabo padrão fornecido pelo cliente até 60 m (197 ft)
- Recomendação: EtherLine®-P CAT.5e da LAPP.


Especificação do cabo de conexão fornecido pelo cliente

Push-in CAGE CLAMP® tecnologia de conexão, atuação por pressão

- Seção transversal do condutor:
 - Condutor sólido 0.2 para 0.75 mm² (24 para 18 AWG)
 - Condutor trançado fino 0.2 para 0.75 mm² (24 para 18 AWG)
 - Condutor trançado fino; com arruela isolada 0.25 para 0.34 mm²
 - Condutor trançado fino; sem arruela isolada 0.25 para 0.34 mm²
- Comprimento de desencapamento 7 para 9 mm (0.28 para 0.35 in)
- Diâmetro externo: 6 para 10 mm (0.24 para 0.4 in)
- Comprimento máximo do cabo: 60 m (197 ft)

Temperatura ambiente:

- -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)
- Opção: -50 para +80 °C (-58 para +176 °F)



Documentação especial SD02991F

Passagem feedthrough estanque a gases

Passagem de vidro quimicamente inerte que evita que gases entrem no invólucro dos componentes eletrônicos.

Pode opcionalmente ser solicitada como "Acessório montado" através da estrutura do produto.

Field Xpert SMT70 Tablet PC universal de alto desempenho para configuração de equipamentos na zona Ex 2 e áreas que não sejam Ex



Informações técnicas TI01342S

DeviceCare SFE100 Ferramenta de configuração para equipamentos de campo HART, PROFIBUS e FOUNDATION Fieldbus




Informações Técnicas TI01134S

FieldCare SFE500 Ferramenta de gerenciamento de ativos de fábrica baseada em FDT
É possível configurar todas as unidades de campo inteligentes em seu sistema e ajudá-lo a gerenciá-las. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles.



Informações Técnicas TI00028S

RID14 Indicador de campo de 8 canais para sistemas fieldbus




Exibe 8 valores de processo ou calculados para o protocolo FOUNDATION Fieldbus™ ou PROFIBUS® PA



Informações Técnicas TI00145R e Instruções de Operação BA01267K

RID16 Indicador de campo de 8 canais para sistemas fieldbus




A0011634

Exibe 8 valores de processo ou calculados para o protocolo FOUNDATION Fieldbus™ ou PROFIBUS® PA

Informações Técnicas TI00146R e Instruções de Operação BA00284R

Fieldgate SFG500

Gateway Ethernet/PROFIBUS inteligente



A0028262

Acesso paralelo a redes PROFIBUS, monitoramento de status de equipamentos PROFIBUS e HART

Modo básico de gateway Ethernet com servidor de rede integrado e mestre PROFIBUS adaptável, Classe 2 para comunicação com equipamentos PROFIBUS.

Número de pedido para acessórios:

71116672



Instruções de operação BA01579S

Documentação

Os seguintes tipos de documentação estão disponíveis na área de downloads do site da Endress +Hauser (www.endress.com/downloads), dependendo da versão do equipamento::

| Tipo de documento | Objetivo e conteúdo do documento |
|---|--|
| Informações técnicas (TI) | Auxílio de planejamento para seu equipamento O documento contém todos os dados técnicos sobre o equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento. |
| Resumo das instruções de operação (KA) | Guia que o leva rapidamente ao 1º valor medido O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial. |
| Instruções de operação (BA) | Seu documento de referência As instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte. |
| Descrição dos parâmetros do equipamento (GP) | Referência para seus parâmetros O documento oferece uma explicação detalhada de cada parâmetro individual. A descrição destina-se àqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam configurações específicas. |
| Instruções de segurança (XA) | Dependendo da aprovação, instruções de segurança para equipamentos elétricos em áreas classificadas também são fornecidas com o equipamento. Elas são parte integral das instruções de operação.  A etiqueta de identificação indica que Instruções de segurança (XA) se aplicam ao equipamento. |
| Documentação complementar de acordo com o equipamento (SD/FY) | Siga sempre as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento. |

Marcas comerciais registradas

PROFIBUS®

PROFIBUS e as marcas registradas associadas (marca registrada da Associação, marcas registradas de Tecnologia, marca registrada de Certificação e marca registrada Certified by PI) são marcas registradas da PROFIBUS User Organization e.V. (Profibus User Organization), Karlsruhe - Alemanha

Bluetooth®

A marca Bluetooth® e seus logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas por parte da Endress + Hauser está sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são aqueles dos respectivos proprietários.

Apple®

Apple, o logotipo da Apple, iPhone e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Android®

Android, Google Play e o logo da Google Play são marcas registradas da Google Inc.

KALREZ®, VITON®

Marcas registradas da DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, EUA



71691267

www.addresses.endress.com
