

技术资料

Liquiphant FTL41

液体音叉开关



液体音叉开关

应用

- 音叉液位开关，在罐体、容器和管路中进行低限（MIN）或高限（MAX）检测，允许在危险区中使用。
- 过程温度范围：-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
- 压力：不超过 40 bar (580 psi)
- 粘度：不超过 10 000 mPa·s
- 测量可靠，不受流量、紊流、气泡、泡沫、振动、含固介质或黏附的影响，是浮球液位计的理想替代品。

优势

- 无需标定：调试快速、经济
- 无机械移动部件：无需维护，无磨损，使用寿命长
- 功能安全：监测叉体振动频率

目录

文档信息	4	不可重复性	11
信息图标	4	过程温度的影响	11
功能与系统设计	5	过程压力的影响	11
限位检测	5	过程介质密度的影响 (在室温和常压条件下)	11
测量原理	5	安装	12
测量系统	5	安装位置和安装方向	12
输入	5	安装指南	12
测量变量	5	参照标记调整叉体安装位置	14
测量范围	5	安装在管道中	14
输出	5	调整电缆入口位置	14
输出与输入	5	特殊安装指南	15
输出信号	6	环境条件	16
防爆连接参数	6	环境温度范围	16
电子插件 FEL42: 三线制连接, 直流 DC-PNP 型	6	储存温度	16
电源	6	湿度	16
功率消耗	6	海拔高度	16
电流消耗	6	气候等级	16
负载电流	6	防护等级	16
残余波动电流	6	抗振性	17
残余波动电压	6	抗冲击性	17
输出响应	6	机械负载	17
接线端子	6	电磁兼容性 (EMC)	17
过电压保护	6	过程条件	17
接线端子分配	7	过程温度范围	17
继电器响应和故障信号	7	热冲击	17
电子插件 FEL44: 通用电流连接型, 带继电器输出	7	过程压力范围	17
电源	8	测试压力	18
功率消耗	8	密度	18
连接负载	8	粘度	18
输出响应	8	密闭压力	18
接线端子	8	固体颗粒尺寸	18
过电压保护	8	机械结构	18
接线端子分配	8	设计及外形尺寸	18
继电器响应和故障信号	9	外形尺寸	19
电子插件 FEL48: 两线制连接, NAMUR 信号 (> 2.2 mA / < 1.0 mA)	9	重量	24
电源	9	材质	25
功率消耗	9	表面光洁度	25
输出响应	9	可操作性	26
接线端子	9	操作方法	26
过电压保护	9	电子插件上的部件	26
接线端子分配	10	接线端子	26
继电器响应和故障信号	10	现场操作	26
性能参数	10	证书和认证	27
参考工作条件	10	CE 认证	27
注意开关点	11	RCM 标志	27
最大测量误差	11	防爆认证	27
迟滞性	11	溢出保护	27
		船级认证	27
		CRN 认证	27
		服务	27
		测试报告	27

压力设备指令 28

过程密封圈符合 ANSI/ISA 12.27.01 标准 28

中国 RoHS 认证 28

RoHS 认证 28

其他证书 28

订购信息 28

位号 28

测试报告、声明和检验证书 29

附件 29

仪表专用附件 29

常压滑动套管 30

高压滑动套管 31

配套文档资料 33

标准文档资料 33

设备配套文档资料 33


文档信息

信息图标	安全图标  危险 危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。  警告 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。  小心 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。  注意 操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。 电气图标  接地连接 接地夹已经通过接地系统可靠接地。  保护性接地 (PE) 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。设备内外部均有接地端子。 特定信息图标  允许 允许的操作、过程或动作。  禁止 禁止的操作、过程或动作。  提示 附加信息。  参见文档  参见其他章节  1、2、3 操作步骤 图中的图标 A、B、C ... 视图 1、2、3 ... 部件号  危险区  安全区 (非危险区)
------	---

功能与系统设计

限位检测	在罐体或管道中进行液体的高限（MAX）或低限（MIN）检测，满足所有行业应用要求。例如，实现泄漏监控、泵空转保护或溢出保护。 需要在危险区中使用的型号通过特殊选型订购。 限位开关的叉体或者“已被覆盖”，或者“未被覆盖”。 在低限（MIN）或高限（MAX）检测模式下，上述两种情形分别对应指定工作状态：正常工作和限位报警。 正常工作 ■ 在低限（MIN）检测模式下，叉体被覆盖，例如实现泵空转保护 ■ 在高限（MAX）检测模式下，叉体未被覆盖，例如实现溢出保护 限位报警 ■ 在低限（MIN）检测模式下，叉体未被覆盖，例如实现泵空转保护 ■ 在高限（MAX）检测模式下，叉体被覆盖，例如实现溢出保护
------	--

测量原理	音叉叉体以固有频率振动。一旦液体介质覆盖叉体，振动频率就会减小。振动频率的变化触发音叉动作。
------	--

测量系统	 1 测量系统示意图 A 设备，直接连接负载 B 设备，连接独立开关单元或 PLC 1 开关单元、PLC 等
------	--

输入

测量变量	物位（限位），高限（MAX）或低限（MIN）检测
测量范围	取决于音叉的安装位置和是否订购延长管

输出

输出与输入	电子插件 FEL42: 三线制连接，直流 DC-PNP 型 ■ 三线制连接，直流供电 ■ 晶体管（PNP）开关负载，独立连接，例如与可编程逻辑控制器（PLC）配套使用 FEL44: 通用电流连接型，带继电器输出 由 2 个无源可切换触点开关负载
-------	--

FEL48: 两线制连接, NAMUR 信号 (> 2.2 mA / < 1.0 mA)

- 适用独立开关单元
- 通过双芯电缆传输信号, 下降沿 (H-L) 触发: 2.2 ... 3.8 mA / 0.4 ... 1.0 mA, 符合 IEC 60947-5-6 (NAMUR) 标准

输出信号	开关量输出 在下列工况下可以预设置限位开关的开关动作时间: ■ 叉体被覆盖: 0.5 s; 叉体未被覆盖: 1.0 s (工厂设置) ■ 叉体被覆盖: 0.25 s; 叉体未被覆盖: 0.25 s (快速设置) ■ 叉体被覆盖: 1.5 s; 叉体未被覆盖: 1.5 s ■ 叉体被覆盖: 5.0 s; 叉体未被覆盖: 5.0 s
------	--

防爆连接参数	参见《安全指南》(XA): 所有防爆参数单独成册, 登陆 Endress+Hauser 官网的资料下载, 下载所需文档。防爆手册是所有防爆型仪表的标准随箱资料。
--------	--

电子插件 FEL42: 三线制连接, 直流 DC-PNP 型

- 三线制连接, 直流供电
- 晶体管 (PNP) 开关负载, 独立连接, 例如与可编程逻辑控制器 (PLC) 配套使用, 数字量输入模块符合 EN 61131-2 标准

电源	 警告 未使用指定电源。 存在危及人身安全的电击风险! ► FEL42 的供电单元必须遵循 IEC 61010-1 标准进行安全电气隔离。 $U = 10 \dots 55 V_{DC}$  IEC/EN61010-1 标准规定: 设备应正确安装断路保护器, 保证电流不会超过 500 mA, 例如在电源回路中安装 0.5 A 保险丝 (慢熔型)。
功率消耗	$P < 0.5 W$
电流消耗	$I \leq 10 mA$ (未连接负载) 发生过载或短路时, 红色 LED 指示灯闪烁。每隔 5 s 进行一次过载或短路检测。
负载电流	$I \leq 350 mA$ (带过载和短路保护功能)
残余波动电流	$I < 100 \mu A$ (晶体管截止状态)
残余波动电压	$U < 3 V$ (晶体管导通状态)
输出响应	■ 正常工作: 导通 ■ 限位报警: 截止 ■ 报警状态: 截止
接线端子	接线端子的导线横截面积最大为 $2.5 mm^2$ (14 AWG)。末端安装线鼻子。
过电压保护	II 级过电压保护

接线端子分配




图 2 FEL42 的接线端子分配
A 电子插件的接线端子分配
B M12 连接头的接线端子分配符合 EN61131-2 标准

继电器响应和故障信号




图 3 FEL42 的继电器响应和 LED 故障指示灯
MAXDIP 开关：高限 (MAX) 检测
MIN DIP 开关：低限 (MIN) 检测
RD 红色 LED 指示灯：警告或报警
YE 黄色 LED 指示灯：继电器的开关状态
GN 绿色 LED 指示灯：设备工作状态
 I_L 负载电流导通

电子插件 FEL44：通用电流连接型，带继电器输出

- 由 2 个无源可切换触点开关负载
- 两个独立工作的双刀双掷切换开关 (DPDT)

警告

发生故障时，电子插件的表面温度会超出允许限值，存在触碰烫伤风险。
发生故障时禁止触碰电子部件！

电源	U= 19 ... 253 V_{AC} / 19 ... 55 V_{DC} IEC/EN61010-1 标准规定：设备应正确安装断路保护器，保证电流不会超过 500 mA，例如在电源回路中安装 0.5 A 保险丝（慢熔型）。
功率消耗	S < 25 VA, P < 1.3 W
连接负载	由 2 个无源可切换触点（DPDT）开关负载 ■ I_{AC} ≤ 6 A（Ex de 隔爆场合：4 A），U ~ ≤ 253 V AC; P ~ ≤ 1500 VA, cos φ = 1, P ~ ≤ 750 VA, cos φ > 0.7 ■ I_{DC} ≤ 6 A（Ex de 隔爆场合：4 A），U = 30 V DC; I_{DC} ≤ 0.2 A, U = 125 V IEC 61010 标准规定，继电器输出电压和电源电压的总和不得超过 300 V。 电子插件 FEL42（DC-PNP）适用小直流电负载，例如连接至 PLC 时。 继电器触点材质：AgNi（银镍比 90/10） 连接高感抗设备时，安装防火花装置保护继电器触点。发生短路时，细保险丝（取决于连接负载）保护继电器触点。 两个继电器触点同时动作。
输出响应	■ 正常工作：继电器励磁 ■ 限位报警：继电器去磁 ■ 故障报警：继电器去磁
接线端子	接线端子的导线横截面积最大为 2.5 mm²（14 AWG）。末端安装线鼻子。
过电压保护	II 级过电压保护
接线端子分配	








图 4 电子插件 FEL44：通用电流连接型，带继电器输出

1 跳线连接后继电器采用 NPN 输出

2 连接负载

继电器响应和故障信号

		RD	YE	GN	
 MAX					
					
 MIN					
					
					

A0033513

图 5 FEL44 的继电器响应和 LED 故障指示灯

MAXDIP 开关：高限（MAX）检测
MIN DIP 开关：低限（MIN）检测
RD 红色 LED 指示灯：报警
YE 黄色 LED 指示灯：继电器的开关状态
GN 绿色 LED 指示灯：设备工作状态

电子插件 FEL48：两线制连接，NAMUR 信号 (> 2.2 mA / < 1.0 mA)

- 连接 NAMUR (IEC 60947-5-6) 隔离放大器，例如 Endress+Hauser 的 Nivotester FTL325N
- 如果连接第三方供应商的 NAMUR (IEC 60947-5-6) 隔离放大器，必须确保为电子插件 FEL48 持续供电
- 通过两线制连接传输信号，下降沿 (H-L) 触发：2.2 ... 3.8 mA/0.4 ... 1.0 mA，符合 IEC 60947-5-6 (NAMUR) 标准

电源	U = 8.2 V _{DC}  遵守 IEC/EN61010-1 标准规定：为设备安装合适的断路保护器。
功率消耗	P < 50 mW
输出响应	■ 正常工作：2.2 ... 3.8 mA ■ 限位报警：0.4 ... 1.0 mA ■ 故障报警：0.4 ... 1.0 mA
接线端子	接线端子的导线横截面积最大为 2.5 mm ² (14 AWG)。末端安装线鼻子。
过电压保护	II 级过电压保护

接线端子分配




图 6 电子插件 FEL48：两线制连接，NAMUR 信号 ($\geq 2.2 \text{ mA} / \leq 1.0 \text{ mA}$)

继电器响应和故障信号

		RD	YE	GN	
MAX					L+ [2] $\xrightarrow{2.2...3.8 \text{ mA}}$ [1] L-
					L+ [2] $\xrightarrow{0.4...1.0 \text{ mA}}$ [1] L-
MIN					L+ [2] $\xrightarrow{2.2...3.8 \text{ mA}}$ [1] L-
					L+ [2] $\xrightarrow{0.4...1.0 \text{ mA}}$ [1] L-
					L+ [2] $\xrightarrow{< 1.0 \text{ mA}}$ [1] L-



图 7 FEL48 的继电器响应和故障信号

MAXDIP 开关：高限 (MAX) 检测
MIN DIP 开关：低限 (MIN) 检测
RD 红色 LED 指示灯：报警
YE 黄色 LED 指示灯：继电器的开关状态
GN 绿色 LED 指示灯：设备工作状态

性能参数

参考工作条件

- 环境温度：+23 °C (+73 °F)
- 过程温度：+23 °C (+73 °F)
- 介质密度 (水)：1 g/cm³
- 介质粘度：1 mPa·s
- 过程压力：大气压/常压
- 传感器安装方式：从顶部垂直安装
- 密度开关：> 0.7 g/cm³ (SGU)
- 传感器开关切换：从“未被覆盖”至“已被覆盖”

注意开关点	常见开关点，取决于限位开关的安装方向。 (水, +23 °C (+73 °F))  叉体末端与罐壁或管壁间的最小距离: 10 mm (0.39 in)
  8 常见开关点。测量单位 mm (in) A 顶部安装 B 底部安装 C 侧旁安装 D 开关点	
最大测量误差	在参考操作条件下: 开关点最大测量误差为± 1 mm (0.04 in)
迟滞性	典型值: 2.5 mm (0.1 in)
不可重复性	0.5 mm (0.02 in)
过程温度的影响	在-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)温度范围内, 参考开关点偏差为 +1.4 ... -2.6 mm (+0.06 ... -0.1 in)
过程压力的影响	在-1 ... +64 bar (14.5 ... 928 psi)压力范围内, 参考开关点偏差为 0 ... 2.6 mm (0 ... 0.1 in)
过程介质密度的影响 (在室温和常压条件下)	

 9 参考开关点偏差随密度的变化而变化, 316L

- A 密度开关点设置 (ρ) > 0.7
- A1 参考条件 $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$
- B 密度开关点设置 (ρ) > 0.5
- B1 参考条件 $\rho = 0.7 \text{ g/cm}^3$
- C 开关点偏差

密度设置

- 温度影响, [mm/10 K]
 - $\rho > 0.7$: -0.2
 - $\rho > 0.5$: -0.2
- 压力影响, [mm/10 bar]
 - $\rho > 0.7$: -0.3
 - $\rho > 0.5$: -0.4


安装

i 仅允许在干燥环境中打开设备外壳!

安装位置和安装方向

安装指南

- 短管型仪表 (长度不超过 500 mm (19.7 in)) 的安装方向不受限制
- 顶部竖直安装长管型仪表
- 叉体末端与罐壁或管壁间的最小距离: 10 mm (0.39 in)



A0036954

图 10 安装实例: 安装在容器、罐体或管道中


安装指南

注意介质粘度的影响

- i** 粘度值
- 低粘度: $< 2000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
 - 高粘度: $> 2000 \dots 10000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

低粘度

- i** 低粘度液体, 例如水: $< 2000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
- 允许叉体安装在安装短管中。



11 安装实例：测量低粘度液体。测量单位 mm (in)

高粘度


注意

高粘度液体可能导致开关动作滞后。

- ▶ 确保液体能够沿叉体自行排出。
- ▶ 去除安装短管的表面毛刺。

i 高粘度液体，例如油：≤ 10 000 mPa·s


叉体必须完全伸出安装短管！



12 安装实例：测量高粘度液体。测量单位 mm (in)

避免黏附


- 使用短安装短管，确保叉体可以顺利伸入至容器中
- 确保可能出现黏附的罐壁与叉体间保持充足的间距



13 安装实例：测量高粘度过程介质

预留安装间隙

保证罐体外部预留有充足的空间，能够顺利进行仪表的安装和连接，以及电子插件的设置操作。




14 预留安装间隙

参照标记调整叉体安装位置

参照标记调整叉体安装位置。避免出现挂料和沉积物黏附。

以下几项可以作为标记使用：


- 材料号、螺纹代号、六角螺母或焊接接头上的圆形凹陷
- 法兰或 Tri-Clamp 卡箍背面的“II”符号



15 音叉安装位置标记

安装在管道中


- 介质流速不超过 5 m/s，粘度 1 mPa·s，密度 1 g/cm³ (SGU) 。
在其他过程和介质条件下，首先需要检查并确保设备功能正常。
- 正确调整叉体安装位置，标记必须与介质流向一致，保证介质能够自由流动。
- 在设备安装过程中标记始终清晰可见。



16 安装在管道中（注意叉体安装位置和标记）

调整电缆入口位置

通过转动锁紧螺丝旋转外壳并调整电缆入口位置。




17 外壳带外部锁紧螺丝和排水回路

特殊安装指南

支撑设备

如果存在强烈动态负载，需要支撑设备。延长管和传感器最大能够耐受 75 Nm (55 lbf ft) 横向负载。




18 存在动态负载时，支撑设备的实例

i 船级认证：如果延长管和传感器的长度超过 1600 mm，应至少每隔 1600 mm 设一个固定支撑点。

焊座，带泄漏检测孔

安装焊座时，应确保泄漏检测孔朝下，确保能够及时检测到泄漏。




19 焊座，带泄漏检测孔

滑动套管

详细信息参见“附件”章节。

环境条件

环境温度范围	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) 塑料外壳的适用环境温度不得低于-20 °C (-4 °F)；在北美地区使用时，室内使用。  图 20 过程温度下且 FEL44 Tp > 90 °C 时，最大负载电流为 4 A
	在强烈日照的户外使用时： ■ 在阴凉处安装设备 ■ 避免阳光直射，特别是在气候炎热的地区中使用时 ■ 安装防护罩（可作为附件订购） 危险区 在危险区中使用时，防爆区域和气体分组会限制允许环境温度范围。注意防爆手册（XA）中的信息。
储存温度	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
湿度	最大允许湿度为 100 %。禁止在冷凝工况下打开设备外壳。
海拔高度	符合 IEC 61010-1 Ed.3 标准： ■ 最大 2 000 m (6 600 ft)，海平面上 ■ 使用过电压保护装置时，允许海拔高度可扩大至海平面上 3 000 m (9 800 ft)
气候等级	通过 IEC 60068-2-38 标准规定的 Z/AD 测试
防护等级	符合 DIN EN 60529（NEMA 250）标准 IP66/IP68 NEMA 4X/6P 外壳类型： ■ 单腔体；塑料 ■ 单腔体；铝，带涂层 ■ 单腔体；铝，带涂层；Ex d/XP  选择“M12 插头”作为电气连接时，所有外壳类型均满足 IP66/67 NEMA TYPE 4X 防护等级要求。  订购信息：在订购选项“电气连接”中选择所需选型代号。自动校验排他选项。

抗振性	符合 IEC60068-2-64-2008 标准 $a(\text{RMS}) = 50 \text{ m/s}^2$, $f = 5 \dots 2000 \text{ Hz}$, $t = 2 \text{ h}$ (三个轴向)
抗冲击性	符合 IEC60068-2-27-2008 标准: $300 \text{ m/s}^2 [= 30 g_n] + 18 \text{ ms}$ g_n : 标准重力加速度
机械负载	如果存在强烈动态负载, 需要支撑设备。延长管和传感器最大能够耐受 75 Nm (55 lbf ft) 的横向负载。  详细信息参见“支撑设备”章节。
电磁兼容性 (EMC)	■ 电磁兼容性符合 EN 61326 标准和 NAMUR NE21 (EMC) 标准。 ■ 满足 EN 61326-3-1 标准的要求。

过程条件

过程温度范围	$-40 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$ ($-40 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$) 请注意压力-温度关系  , 参见“传感器过程压力范围”章节。
热冲击	$\leq 120 \text{ K/s}$

⚠ 警告

设备的最大压力取决于承压能力最弱的部件。因此, 与使用的过程连接和传感器型号相关。

- ▶ 压力规格参数参见“机械结构”章节。
- ▶ 仅允许在指定压力范围内操作设备!
- ▶ 压力设备指令 (2014/68/EU) 的缩写代号为“PS”。“PS”代表设备的 MWP (最大工作压力)。

更高温度下的法兰允许压力范围参见以下标准:

- EN 1092-1: 就材料的温度稳定性而言, 1.4435 和 1.4404 相同, 均被列入 EN 1092-1 标准表 18 的 13E0 中。两种材料的化学成份可能相同。
- ASME B 16.5
- JIS B 2220

过程压力范围采用设备和所选法兰温压曲线的最小值。

 加拿大 CRN 认证: 最大压力值的详细信息请登陆产品主页查询: www.endress.com → 资料下载。

传感器的过程压力范围




图 21 FTL41 的过程温度

PN: 40 bar (580 psi)

测试压力	PN = 40 bar (580 psi): 测试压力 = $1.5 \cdot 60 \text{ bar (870 psi)}$ PN max., 取决于所选过程连接 在压力测试期间, 设备功能受到限制。 过程压力在未超过 1.5 倍标称压力 PN 时, 完全保证设备的机械完整性。
密度	密度大于 0.7 g/cm^3 的液体 开关点: $> 0.7 \text{ g/cm}^3$ (出厂状态) 0.5 g/cm^3 密度范围的液体 开关点: $> 0.5 \text{ g/cm}^3$ (DIP 开关设置) 选配: 密度大于 0.4 g/cm^3 的液体 ■ 选配, 不适用 SIL 应用场合 ■ 密度设置为固定值, 后续无法修改。此时, DIP 开关设置功能被禁用。
粘度	$\leq 10\,000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
密闭压力	最大密闭压力为真空压力  安装在真空蒸发装置中使用时, 选择密度设定值 0.4 g/cm^3。
固体颗粒尺寸	$\varnothing \leq 5 \text{ mm (0.2 in)}$

机械结构

-  使用 Configurator 产品选型软件查询具体外形尺寸: www.endress.com
- 搜索产品 → 点击产品视图右侧的“配置”按钮 → 完成产品设置后点击“CAD”
- 下列尺寸为近似值。因此, 它们可能与 www.endress.com 上提供的尺寸参数有差异。

设计及外形尺寸	设备高度 设备高度包含以下各部件的高度: ■ 外壳高度 (含外壳盖) ■ 延长管、短管或一体式仪表 ■ 过程连接 以下章节中列出了各部件的高度: ■ 计算设备高度, 将各个部件的高度相加 ■ 考虑安装间隙 (安装设备所需的空间)
---------	---




图 22 计算设备高度所需考虑的部件

- A 外壳
- B 过程连接（法兰或螺纹）
- C 一体型探头，带音叉
- D 延长管型探头，带音叉
- E 短管型探头，带音叉

外形尺寸

外壳

所有外壳均可调整。也可使用锁紧螺丝调整金属外壳。

单腔体外壳；材质




图 23 单腔体；塑料外壳





图 24 单腔体；铝，带涂层



A0035590

图 25 单腔体；铝，带涂层；适用于 Ex d/XP 防爆场合

接地端

- 外壳内的接地端，最大导线横截面积 2.5 mm^2 (14 AWG)
- 外壳外的接地端，最大导线横截面积 4 mm^2 (12 AWG)
- 如果电子插件由安全特低电压电源供电，则无需连接保护性接地

缆塞

电缆直径

- 镀镍黄铜： $\varnothing 7 \dots 10.5 \text{ mm}$ (0.28 ... 0.41 in)
- 塑料： $\varnothing 5 \dots 10 \text{ mm}$ (0.2 ... 0.38 in)

供货清单包括：

- 一个已安装的缆塞
- 一个带堵头密封的缆塞




继电器电子部件部分还包括另一个缆塞（出厂未安装）。

例外情况：对于 Ex d/XP 防爆场合，仅提供螺纹进口。

探头类型

一体型

- 材质：316L
- 传感器长度 L：取决于过程连接
参见“过程连接”章节：螺纹 G，ASME B1.20.3 MNPT，EN10226 R，Tri-Clamp 卡箍



A0042435

图 26 探头类型：一体式；传感器长度 L


短管型

材质：316L，传感器长度 L：取决于过程连接

- 法兰 = 115 mm (4.53 in)
- G $\frac{3}{4}$ 螺纹 = 115 mm (4.53 in)
- G 1 螺纹 = 118 mm (4.65 in)
- NPT 螺纹，R = 99 mm (3.9 in)
- Tri-Clamp 卡箍 = 115 mm (4.53 in)

延长管型

- 材质：316L，传感器长度 L：117 ... 2000 mm (4.6...78.7 in)
- 长度偏差 L：< 1 m (3.3 ft) = -5 mm (-0.2 in)，1 ... 3 m (3.3 ... 9.8 ft) = (-10 mm (-0.39 in))




A0036860

27 探头类型：延长管型、短管型；传感器长度 L

- A G ¾、G 1
- B NPT ¾、NPT 1、R ¾、R 1
- C 法兰、Tri-Clamp 卡箍

叉体




A0038269

28 叉体。测量单位 mm (in)

过程连接

过程连接高度



A0046284

测量单位 mm (in)





- A 螺纹过程连接
- B 卡箍过程连接
- C 法兰过程连接

ISO228 G 螺纹，安装在焊座中

G ¾、G 1，安装在焊座中

- 材质：316L
- 适用压力和适用温度：≤ 40 bar (580 psi)，≤ 100 °C (212 °F)
- 适用压力和适用温度：≤ 25 bar (363 psi)，≤ 150 °C (302 °F)
- 重量：0.2 kg (0.44 lb)
- 附件：焊座

 焊座不属于标准供货件。

**ISO228 G 螺纹，带平面密封圈****ASME B1.20.3 MNPT 螺纹****EN10226 R 螺纹**

Tri-Clamp 卡箍


ISO2852 DN25-38 (1...1 ½"), DIN32676 DN25-40

- 材质: 316L
- 压力: ≤ 25 bar (363 psi)
- 温度: ≤ 150 °C (302 °F)
- 重量: 0.22 kg (0.49 lb)


ISO2852 DN40-51 (2"), DIN32676 DN50

- 材质: 316L
- 压力: ≤ 25 bar (363 psi)
- 温度: ≤ 150 °C (302 °F)
- 重量: 0.3 kg (0.66 lb)

 最高温度和最大压力取决于所使用的卡环和密封圈。最小值适用所有工况。



法兰连接型传感器的外形尺寸



ASME B16.5 RJF 法兰

压力等级	口径	材质	重量
Cl.300	NPS 2"	316/316L	3.2 kg (7.06 lb)
Cl.300	NPS 4"	316/316L	11.5 kg (25.6 lb)

EN 1092-1 A 法兰

压力等级	口径	材质	重量
PN6	DN32	316L (1.4404)	1.2 kg (2.65 lb)
PN6	DN40	316L (1.4404)	1.4 kg (3.09 lb)
PN6	DN50	316L (1.4404)	1.6 kg (3.53 lb)
PN10/16	DN80	316L (1.4404)	4.8 kg (10.58 lb)
PN10/16	DN100	316L (1.4404)	5.6 kg (12.35 lb)
PN25/40	DN25	316L (1.4404)	1.3 kg (2.87 lb)
PN25/40	DN32	316L (1.4404)	2.0 kg (4.41 lb)

压力等级	口径	材质	重量
PN25/40	DN40	316L (1.4404)	2.4 kg (5.29 lb)
PN25/40	DN50	316L (1.4404)	3.2 kg (7.06 lb)
PN25/40	DN65	316L (1.4404)	4.3 kg (9.48 lb)
PN25/40	DN80	316L (1.4404)	5.9 kg (13.01 lb)
PN25/40	DN100	316L (1.4404)	7.5 kg (16.54 lb)
PN40	DN50	316L (1.4404)	3.2 kg (7.06 lb)

EN 1092-1 B1 法兰

压力等级	口径	材质	重量
PN6	DN32	316L (1.4404)	1.2 kg (2.65 lb)
PN6	DN50	316L (1.4404)	1.6 kg (3.53 lb)
PN10/16	DN100	316L (1.4404)	5.6 kg (12.35 lb)
PN25/40	DN25	316L (1.4404)	1.4 kg (3.09 lb)
PN25/40	DN50	316L (1.4404)	3.2 kg (7.06 lb)
PN25/40	DN80	316L (1.4404)	5.9 kg (13.01 lb)

JIS B2220 法兰

压力等级	口径	材质	重量
10K	10K 25A	316L (1.4404)	1.3 kg (2.87 lb)
10K	10K 40A	316L (1.4404)	1.5 kg (3.31 lb)
10K	10K 50A	316L (1.4404)	1.7 kg (3.75 lb)

过程连接，密封表面

- ISO228 G 螺纹
- ASME MNPT 螺纹
- EN10226 R 螺纹
- Tri-Clamp ISO2852 卡箍
- ASME B16.5 RF 法兰
- EN1092-1 A 法兰
- EN1092-1 B1 法兰
- JIS B2220 RF 法兰
- HG/T20592 RF 法兰
- HG/T20615 RF 法兰

重量

基本重量: 0.65 kg (1.43 lb)

基本重量包括:

- 传感器 (一体式)
- 电子插件
- 外壳: 单腔室外壳 (塑料)、外壳盖
- G ¾" 螺纹



仪表总重量与基本重量不同，具体取决于外壳、外壳盖和模块。

外壳

单腔体 (铝, 带涂层): 0.8 kg (1.76 lb)

延长管

- 1000 mm: 0.9 kg (1.98 lb)
- 100 in: 2.3 kg (5.07 lb)

过程连接

参见“过程连接”章节

塑料防护罩

0.2 kg (0.44 lb)

材质

接液部件材质

过程连接和延长管

316L (1.4404 或 1.4435)

叉体

316L (1.4435)

法兰

法兰,  机械结构

密封圈

平面密封圈, 适用 G $\frac{3}{4}$ 或 G1 螺纹连接: 增强纤维橡胶密封圈, 无石棉, 符合 DIN 7603 标准



供货清单中带 DIN7603 平面密封圈

- 标准 G $\frac{3}{4}$ 、G1 公制螺纹
- G $\frac{3}{4}$ 、G1 公制螺纹, 安装在焊座中



供货清单中不带密封圈

- Tri-Clamp 卡箍
- 法兰
- R 和 NPT 螺纹

非接液部件材质

塑料外壳

- 外壳: PBT/PC
- 盲盖: PBT/PC
- 盖板密封圈: EPDM
- 等电位连接端: 316L
- 等电位连接端下方的密封圈: EPDM
- 插头: PBT-GF30-FR
- M20 缆塞: PA
- 插头和缆塞上的密封圈: EPDM
- 连接座 (替换缆塞): 316L
- 铭牌: 塑料膜
- 位号牌: 塑料膜、金属或用户自备

铝外壳, 带涂层

- 外壳: 铝 (EN AC 44300)
- 盲盖: 铝 (EN AC 44300)
- 外壳盖密封圈材质: 氢化丁腈橡胶 (HNBR)
- 铭牌: 塑料膜
- 位号牌: 塑料膜、不锈钢或用户自备
- M20 缆塞: 多种材料 (不锈钢、镀镍黄铜、尼龙)





过程连接

- 过程连接: 316L (1.4404), 可选 2.4602 (AlloyC22 合金)
- 法兰:
 - 316L (1.4404), 符合 EN/DIN 标准
 - 316/316L, 符合 ASME 标准
 - 316L (1.4404), 符合 JIS 标准
- 法兰涂层: AlloyC22 (2.4602)合金
- 平面密封圈, 适用 G $\frac{3}{4}$ 或 G1 过程连接: 弹性纤维, 不含石棉

表面光洁度

接液部件的表面光洁度 Ra <3.2 μ m (126 μ in)。

可操作性

操作方法	使用电子插件上的 DIP 开关操作				
电子插件上的部件	 40 实例：电子插件 FEL44 1 红色 LED 指示灯：警告或报警 2 黄色 LED 指示灯：继电器的开关状态 3 绿色 LED 指示灯：设备工作状态（绿色 LED 指示灯亮起 = 设备开启） 4 DIP 开关，密度设定值为 0.7 或 0.5 5 继电器触点接线端子 6 电源接线端子 7 DIP 开关，高限（MAX）/低限（MIN）检测设置 <tr> <td data-bbox="57 987 406 1046"> 接线端子 </td><td data-bbox="406 987 1441 1046"> 接线端子的导线横截面积最大为 2.5 mm²（14 AWG）。末端安装线鼻子。 </td></tr> <tr> <td data-bbox="57 1046 406 1901"> 现场操作 </td><td data-bbox="406 1046 1441 1901"> 在电子插件上操作 41 电子插件上的高限（MAX）/低限（MIN）检测开关位置 A 高限（MAX）检测 B 低限（MIN）检测 可在电子插件上切换高限（MAX）/低限（MIN）检测的静态电流 ■ 高限检测（MAX）：当叉体被覆盖时，输出切换为限位报警，例如实现溢出保护 ■ 低限检测（MIN）：当叉体未被覆盖时，输出切换为限位报警，例如实现泵空转保护 密度切换  42 电子插件上的密度设置开关 </td></tr>	接线端子	接线端子的导线横截面积最大为 2.5 mm²（14 AWG）。末端安装线鼻子。	现场操作	在电子插件上操作 41 电子插件上的高限（MAX）/低限（MIN）检测开关位置 A 高限（MAX）检测 B 低限（MIN）检测 可在电子插件上切换高限（MAX）/低限（MIN）检测的静态电流 ■ 高限检测（MAX）：当叉体被覆盖时，输出切换为限位报警，例如实现溢出保护 ■ 低限检测（MIN）：当叉体未被覆盖时，输出切换为限位报警，例如实现泵空转保护 密度切换  42 电子插件上的密度设置开关
接线端子	接线端子的导线横截面积最大为 2.5 mm²（14 AWG）。末端安装线鼻子。				
现场操作	在电子插件上操作 41 电子插件上的高限（MAX）/低限（MIN）检测开关位置 A 高限（MAX）检测 B 低限（MIN）检测 可在电子插件上切换高限（MAX）/低限（MIN）检测的静态电流 ■ 高限检测（MAX）：当叉体被覆盖时，输出切换为限位报警，例如实现溢出保护 ■ 低限检测（MIN）：当叉体未被覆盖时，输出切换为限位报警，例如实现泵空转保护 密度切换  42 电子插件上的密度设置开关				

选配：密度大于 0.4 g/cm³ 的液体

- 选配，不适用 SIL 应用场合
- 密度设置为固定值，后续无法修改。
此时，DIP 开关设置功能被禁用。

证书和认证

登陆公司官网 (www.endress.com)，打开 Configurator 产品选型软件，查询最新证书和认证信息：

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择配置。

CE 认证

测量系统符合 EC 准则的法律要求。详细信息参见相应 EU 符合性声明和适用标准。Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

RCM 标志

包装中的产品或测量系统符合 ACMA（澳大利亚通讯及媒体局）规定的网络完整性、互可操作性、性能参数和健康及安全法规要求。因此，满足电磁兼容性的法规要求。产品铭牌上带有 RCM 标志。



A0029561

防爆认证

所有防爆参数单独成册，可从“资料下载”区域下载。防爆手册是所有防爆型系统的标准随箱文档。

溢出保护

安装设备前，查阅 WHG 认证（德国水资源法）文档。

设备通过溢出保护认证，配备泄漏检测功能。



Configurator 产品选型软件中的订购选项“其他认证”

船级认证



Configurator 产品选型软件中的订购选项“其他认证”

CRN 认证

相关认证文档中列举了 CRN 认证型仪表。CRN 认证型设备带有认证号。

CRN 证书上明确标识限制最大过程压力值的所有情况。



Configurator 产品选型软件中的订购选项“其他认证”

服务

- 除油脂清洗（接液部件）
- 无油漆损伤物质
- 设置开关切换延迟时间
- 设置低限（MIN）检测
- 出厂密度设定值 > 0.4g/cm³
- 出厂密度设定值 > 0.5 g/cm³

测试报告

测试、证书及声明

可选 Configurator 产品选型软件中的订购选项“测试、证书及声明”：

- EN10204 - 3.1 材质证书（接液部件材质证书）
- ASME B31.3 过程管道，声明
- 压力测试、内部程序、测试报告
- 氮气泄漏测试、内部程序、测试报告
- PMI 测试，内部程序（接液部件），测试报告

压力设备指令	最大压力不超过 200 bar (2900 psi) 的压力设备 带法兰和螺母的压力仪表无需使用带压外壳，不受压力设备指令的影响，与最大允许压力无关。 原因： EU 指令 2014/68/EU 的第 2 章的第 5 点，压力附件是指“具有操作功能和耐压外壳的设备”。 压力仪表未配备耐压外壳时（自身无压力腔室），指令中不含压力附件说明。
过程密封圈符合 ANSI/ISA 12.27.01 标准	适用北美地区应用的过程密封圈：Endress+Hauser 设备遵循 ANSI/ISA 12.27.01 标准设计，采用单层密封圈或双层密封圈。因此，用户无需为保护管道提供第二层过程密封，即可满足 ANSI/NFPA 70 (NEC) 和 CSA 22.1 (CEC) 的要求，节省了安装成本。设备符合北美安装使用要求，是安全经济的危险过程介质带压应用的安装方案。详细信息参见相关设备的《安全指南》(XA)。  铝外壳和塑料外壳均通过单层密封设备认证。
中国 RoHS 认证	中国 RoHS 1 认证，符合 SJ/T 11363-2006 法规：测量系统符合危险物质限制准则 (RoHS) 的要求。
RoHS 认证	测量系统符合以下指令对于物质限制的要求：限制使用某些有害物质的欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2) 和欧盟委员会授权指令 2015/863 (RoHS 3)。
其他证书	EAC 符合性声明 测量系统符合 EAC 准则的法律要求。详细信息参见相应 EAC 符合性声明和适用标准。 制造商确保贴有 EAC 标志的设备均成功通过了所需测试。 ASME B 31.3 认证 设计和材质符合 ASME B31.3 标准。焊缝处完全焊透，符合 ASME 锅炉和压力容器法规 (IX) 和 EN ISO 15614-1。

订购信息

详细的订购信息可从距离您最近的销售机构 www.addresses.endress.com 或通过 www.endress.com 的产品选型软件获取：

1. 使用过滤器和搜索框选择产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择 **Configuration**。

产品选型软件：产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备类型：直接输入测量点参数，例如：测量范围或显示语言
- 自动校验排除选项
- 自动生成订货号及其明细，PDF 文件或 Excel 文件输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

位号	测量点 (位号) 可以订购带位号的设备。 位号牌位置 在附加选项中选择： ■ 不锈钢悬挂式位号牌 ■ 塑料膜 ■ 补充铭牌 ■ 无线射频识别标签 (RFID TAG) ■ 无线射频识别标签 (RFID TAG) + 不锈钢悬挂式位号牌 ■ 无线射频识别标签 (RFID TAG) + 塑料膜 ■ 无线射频识别标签 (RFID TAG) + 补充铭牌
----	--

位号说明

在附加选项中选择：
3 行，每行最多 18 个字符
指定位号显示在所选铭牌和/或无线射频识别标签（RFID TAG）中。

SmartBlue app 中的显示信息

位号名的前 32 个字符
位号名始终可以通过蓝牙针对测量点进行更改。

测试报告、声明和检验证书

在 W@M 设备浏览器中查询电子版测试报告、符合性声明和检测证书：
输入铭牌上的序列号 (www.endress.com/deviceviewer)



印刷版产品文档


可以订购印刷版测试报告、符合性声明和检测证书（订购选项 570 “服务”，选型代号 I7 “印刷版产品文档”）。出厂时仪表随箱包装中提供相关文档资料。

附件

仪表专用附件

保护盖，适用单腔室铝外壳或 316L 外壳

- 材质：塑料
- 订货号：71438291



43 保护盖，适用单腔室铝外壳或 316L 外壳。测量单位 mm (in)


插头



列举插头的适用温度范围：-25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F)。

M12 插头，IP69 防护等级


- 单端连接
- 90°弯头
- 5 m (16 ft) PVC 电缆（橙色）
- 开槽螺母：316L (1.4435)
- 本体：PVC（橙色）
- 订货号：52024216



44 M12 插头，IP69 防护等级。测量单位 mm (in)

M12 插头, IP67 防护等级

- 90°弯头
- 5 m (16 ft) PVC 电缆 (灰色)
- 开槽螺母: Cu Sn/Ni
- 本体: PUR (黑色)
- 订货号: 52010285




A0022292

45 M12 插头, IP67 防护等级。测量单位 mm (in)

常压滑动套管

禁止在爆炸性环境中使用。

允许连续调节开关点。



A0037666

46 常压滑动套管 $p_e = 0$ bar (0 psi)。测量单位 mm (in)

G1 螺纹, DIN ISO 228/1

- 材质: 1.4435 (AISI 316L)
- 重量: 0.21 kg (0.46 lb)
- 订货号: 52003978
- 订货号: 52011888; 认证: 提供 EN 10204 - 3.1 材质证书

NPT 1 螺纹, ASME B 1.20.1

- 材质: 1.4435 (AISI 316L)
- 重量: 0.21 kg (0.46 lb)
- 订货号: 52003979
- 订货号: 52011889; 认证: 提供 EN 10204 - 3.1 材质证书

G1½ 螺纹, DIN ISO 228/1

- 材质: 1.4435 (AISI 316L)
- 重量: 0.54 kg (1.19 lb)
- 订货号: 52003980
- 订货号: 52011890; 认证: 提供 EN 10204 - 3.1 材质证书

NPT 1½ 螺纹, ASME B 1.20.1


- 材质: 1.4435 (AISI 316L)
- 重量: 0.54 kg (1.19 lb)
- 订货号: 52003981
- 订货号: 52011891; 认证: 提供 EN 10204 - 3.1 材质证书

详细信息和文档资料的获取方式:

- 进入 Endress+Hauser 网站上的 Product Configurator 产品选型软件: www.endress.com
- Endress+Hauser 当地销售中心 www.addresses.endress.com

高压滑动套管

- 允许连续调节开关点
- 在爆炸性环境中使用
- 石墨密封圈套件
- 石墨密封圈可作为备件订购（订货号：71078875）
- G1, G1½螺纹：密封圈属于标准供货件



47 高压滑动套管。测量单位 mm (in)

G1 螺纹, DIN ISO 228/1

- 材质: 1.4435 (AISI 316L)
- 重量: 1.13 kg (2.49 lb)
- 订货号: 52003663
- 订货号: 52011880; 认证: 提供 EN 10204 - 3.1 材质证书

G1 螺纹, DIN ISO 228/1

- 材质: AlloyC22
- 重量: 1.13 kg (2.49 lb)
- 认证: 提供 EN 10204 - 3.1 材质证书
- 订货号: 71118691

NPT 1 螺纹, ASME B 1.20.1

- 材质: 1.4435 (AISI 316L)
- 重量: 1.13 kg (2.49 lb)
- 订货号: 52003667
- 订货号: 52011881; 认证: 提供 EN 10204 - 3.1 材质证书

NPT 1 螺纹, ASME B 1.20.1

- 材质: AlloyC22
- 重量: 1.13 kg (2.49 lb)
- 认证: 提供 EN 10204 - 3.1 材质证书
- 订货号: 71118694

G1½螺纹, DIN ISO 228/1

- 材质: 1.4435 (AISI 316L)
- 重量: 1.32 kg (2.91 lb)
- 订货号: 52003665
- 订货号: 52011882; 认证: 提供 EN 10204 - 3.1 材质证书

G1½螺纹, DIN ISO 228/1

- 材质: AlloyC22
- 重量: 1.32 kg (2.91 lb)
- 认证: 提供 EN 10204 - 3.1 材质证书
- 订货号: 71118693

NPT 1½螺纹, ASME B 1.20.1

- 材质: 1.4435 (AISI 316L)
- 重量: 1.32 kg (2.91 lb)
- 订货号: 52003669
- 订货号: 52011883; 认证: 提供 EN 10204 - 3.1 材质证书

NPT 1½螺纹, ASME B 1.20.1

- 材质: AlloyC22
- 重量: 1.32 kg (2.91 lb)
- 认证: 提供 EN 10204 - 3.1 材质证书
- 订货号: 71118695

 详细信息和文档资料的获取方式:

- 进入 Endress+Hauser 网站上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com
- 咨询 Endress+Hauser 当地销售中心: www.addresses.endress.com

配套文档资料



其他文档资料及证书的获取途径：
登陆 Endress+Hauser 网站：www.endress.com → 资料下载。

标准文档资料	文档资料类型：《操作手册》（BA） 安装和初始调试指南，包含完成常规操作任务的操作菜单的所有功能信息。其他功能除外。 BA01893F 文档资料类型：《简明操作指南》（KA） 获取首个测量值的快速指南，包含从到货验收到电气连接的所有必要信息。 KA01411F 文档资料类型：《安全指南》、证书 防爆型设备都有配套《安全指南》（例如XA）。防爆手册是《操作手册》的组成部分。 设备铭牌上标识有配套《安全指南》（XA）文档资料代号。
设备配套文档资料	特殊文档资料 ▪ SD02398F: 适用于 Liquiphant 液体音叉开关的滑动套管（安装指南） ▪ SD01622P: 焊座（安装指南） ▪ TI00426F: 转接头和法兰（概述）



www.addresses.endress.com
