


Skrócona instrukcja obsługi

Przepływomierz

Proline 10


Przetwornik Modbus RS485

Przetwornik z czujnikiem Coriolisa



Niniejsza skrócona instrukcja obsługi **nie** zastępuje pełnej instrukcji obsługi wchodzącej w zakres dostawy przyrządu.

Skrócona instrukcja obsługi, część 2 z 2: Przetwornik zawiera informacje dotyczące przetwornika.

Skrócona instrukcja obsługi, część 1 z 2: Czujnik →  3



A0023555

Skrócona instrukcja obsługi przepływomierza

Układ pomiarowy składa się z przetwornika pomiarowego i czujnika przepływu.

Proces uruchamiania tych dwóch elementów opisany jest w dwóch oddzielnych częściach skróconej instrukcji obsługi przepływomierza:

- Skrócona instrukcja obsługi, część 1: Czujnik
- Skrócona instrukcja obsługi, część 2: Przetwornik

Podczas uruchamiania przyrzędu należy zapoznać się z obiema częściami skróconej instrukcji obsługi, ponieważ ich treści wzajemnie się uzupełniają:

Skrócona instrukcja obsługi, część 1: Czujnik

Skrócona instrukcja obsługi czujnika przepływu jest przeznaczona dla specjalistów odpowiedzialnych za montaż czujnika.

- Odbiór dostawy i identyfikacja produktu
- Transport i składowanie
- Warunki pracy: montaż

Skrócona instrukcja obsługi, część 2: Przetwornik

Skrócona instrukcja obsługi przetwornika jest przeznaczona dla specjalistów odpowiedzialnych za uruchomienie, konfigurację i parametryzację urządzenia jako całości (do momentu uzyskania pierwszej wartości zmierzonej).

- Opis produktu
- Warunki pracy: montaż
- Podłączenie elektryczne
- Warianty obsługi
- Integracja z systemami automatyki
- Uruchomienie
- Komunikaty diagnostyczne

Dokumentacja uzupełniająca



Niniejsza skrócona instrukcja obsługi to **skrócona instrukcja obsługi, część 2: przetwornik**.

"Skrócona instrukcja obsługi część 1: czujnik" jest dostępna:

- za pośrednictwem strony internetowej: www.endress.com/deviceviewer
- do pobrania na smartfon / tablet z zainstalowaną aplikacją: *Endress+Hauser Operations*

Szczegółowe dane dotyczące urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi oraz w innej dokumentacji dostępnej do pobrania:

- za pośrednictwem strony internetowej: www.endress.com/deviceviewer
- na smartfon / tablet z zainstalowaną aplikacją: *Endress+Hauser Operations*

Spis treści

1	Informacje o niniejszym dokumencie	5
1.1	Symbolne	5
2	Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	6
2.1	Wymagania dotyczące personelu technicznego	6
2.2	Wymagania dotyczące personelu obsługi	6
2.3	Odbiór dostawy i transport	7
2.4	Etykiety samoprzylepne, zawieszki i wygrawerowane napisy	7
2.5	Warunki pracy: środowisko i proces	7
2.6	Bezpieczeństwo pracy	7
2.7	Warunki pracy: montaż	7
2.8	Podłączenie elektryczne	7
2.9	Temperatura powierzchni	7
2.10	Uruchomienie	7
2.11	Przeróbki urządzenia	8
3	Informacje o produkcie	8
3.1	Przeznaczenie przyrządu	8
3.2	Konstrukcja przyrządu	9
4	Montaż	9
4.1	Obrotanie obudowy przetwornika	10
4.2	Kontrola po wykonaniu montażu	11
5	Podłączenie elektryczne	12
5.1	Wskazówki dotyczące podłączenia	12
5.2	Wymagania dla przewodów podłączeniowych	13
5.3	Podłączenie przetwornika pomiarowego	14
5.4	Odlączenie przewodu	18
5.5	Wyrównanie potencjałów	18
5.6	Ustawienia sprzętowe	19
5.7	Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych	20
6	Obsługa	21
6.1	Przegląd wariantów obsługi	21
6.2	Obsługa lokalna	21
6.3	Aplikacja SmartBlue	28
7	Integracja z systemami automatyki	30
8	Uruchomienie	30
8.1	Kontrola po wykonaniu montażu i po wykonaniu podłączeń elektrycznych	30
8.2	Włączenie przyrządu	31
8.3	Uruchomienie przyrządu	32
8.4	Zabezpieczenie ustawień przed nieuprawnionym dostępem	34
9	Diagnostyka i usuwanie usterek	34
9.1	Komunikaty diagnostyczne na wskaźniku lokalnym	34

1 Informacje o niniejszym dokumencie

1.1 Symbole

1.1.1 Ostrzeżenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ten symbol ostrzega przed pojawiającą się nagle niebezpieczną sytuacją. Zlekceważenie tego zagrożenia spowoduje poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.

OSTRZEŻENIE

Ten symbol ostrzega przed potencjalnie niebezpieczną sytuacją. Zlekceważenie tego ostrzeżenia i narażenie na niebezpieczeństwo tego typu może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.





PRZESTROGA

Ten symbol ostrzega przed potencjalnie niebezpieczną sytuacją. Zlekceważenie tego ostrzeżenia i narażenie na niebezpieczeństwo tego typu może spowodować niewielkie lub lekkie obrażenia ciała.





NOTYFIKACJA

Ten symbol ostrzega przed potencjalnymi uszkodzeniami. Zlekceważenie tego ostrzeżenia i narażenie na niebezpieczeństwo tego typu może skutkować uszkodzeniem instalacji lub obiektów znajdujących się w jej pobliżu.




1.1.2 Moduł elektroniki

-  Prąd stały
-  Prąd przemienny
-  Prąd stały lub przemienny
-  Zacisk podłączenia linii wyrównania potencjałów















1.1.3 Komunikacja przyrządu

-  Bluetooth jest włączony.
-  Dioda LED wyłączona.
-  Dioda LED pulsuje.
-  Dioda LED świeci.



1.1.4 Narzędzia

-  Śrubokręt płaski
-  Klucz sześciokątny
-  Klucz płaski

1.1.5 Typy informacji

-   Zalecane procedury, procesy lub działania
-  Dozwolone procedury, procesy lub działania
-  Niedozwolone procedury, procesy lub działania
-  Informacje dodatkowe
-  Odsyłacz do dokumentacji
-  Odsyłacz do strony
-  Odsyłacz do rysunku
-  Środki lub indywidualne działania, które należy podjąć
-  1, 2, ... Kolejne kroki procedury
-  Wynik kroku
-  Pomoc w razie problemu
-  Kontrola wzrokowa
-  Parametr zabezpieczony przed zapisem

1.1.6 Ochrona przeciwwybuchowa

-  Strefa zagrożona wybuchem
-  Strefa niezagrożona wybuchem

2 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Wymagania dotyczące personelu technicznego

- ▶ Montaż, podłączenie elektryczne, uruchomienie, diagnostykę i konserwację przyrządu może wykonywać wyłącznie przeszkolony i wykwalifikowany personel upoważniony przez właściciela/operatora obiektu.
- ▶ Przed rozpoczęciem pracy, personel ten musi dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, dokumentacją dodatkową i certyfikatami przyrządu oraz przestrzegać zawartych w nich zaleceń.
- ▶ Personel musi przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa.

2.2 Wymagania dotyczące personelu obsługi

- ▶ Personel obsługi powinien zostać przeszkolony w zakresie wymagań związanych z wykonywanym zadaniem i posiadać upoważnienie wydane przez właściciela/operatora obiektu.
- ▶ Przed rozpoczęciem pracy, personel obsługi musi dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i dokumentacją dodatkową przyrządu oraz przestrzegać zawartych w nich zaleceń.

2.3 Odbiór dostawy i transport

- ▶ Przyrząd należy transportować w prawidłowy i odpowiedni sposób.

2.4 Etykiety samoprzylepne, zawieszki i wygrawerowane napisy

- ▶ Należy zwrócić uwagę na wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i piktogramy umieszczone na przyrządzie.

2.5 Warunki pracy: środowisko i proces

- ▶ Przyrządu należy używać tylko do pomiarów wskazanych mediów.
- ▶ Przestrzegać podanego zakresu ciśnień i temperatur medium.
- ▶ Chronić przyrząd przed korozją i niekorzystnym wpływem czynników środowiskowych.

2.6 Bezpieczeństwo pracy

- ▶ Zawsze należy mieć nałożony niezbędny sprzęt ochrony osobistej, określony w przepisach krajowych.
- ▶ Niedopuszczalne jest uziemianie urządzenia spawalniczego z wykorzystaniem przyrządu.
- ▶ W przypadku dotyknięcia urządzenia mokrymi rękami należy założyć rękawice ochronne.

2.7 Warunki pracy: montaż

- ▶ Nie usuwać elementów zabezpieczających przyłącza procesowe, aż do momentu bezpośrednio poprzedzającego montaż.
- ▶ Nie uszkodzić ani nie demontować okładziny kołnierzy.
- ▶ Zachować maksymalne momenty dokręcenia.

2.8 Podłączenie elektryczne

- ▶ Zachować zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji.
- ▶ Użyć przewodów o odpowiednich parametrach.
- ▶ Sprawdzić, czy przewody nie są uszkodzone.
- ▶ Jeśli przyrząd jest używany w strefach zagrożonych wybuchem, stosować się do zaleceń podanych w instrukcji bezpieczeństwa Ex.
- ▶ Wykonać instalację połączeń wyrównawczych.
- ▶ Wykonać instalację uziemienia.

2.9 Temperatura powierzchni

Media o podwyższonej temperaturze mogą powodować nagrzewanie się powierzchni przyrządu. W związku z tym, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- ▶ zamontować odpowiednie osłony chroniące przed dotykiem,
- ▶ nakładać rękawice ochronne.

2.10 Uruchomienie

- ▶ Urządzenie można zamontować wyłącznie wtedy, gdy jest sprawne technicznie i wolne od usterek i wad.

- ▶ Urządzenie można uruchomić wyłącznie po przeprowadzeniu kontroli po wykonaniu montażu i kontroli po wykonaniu podłączeń elektrycznych.

2.11 Przeróbki urządzenia

- ▶ Modyfikacje i naprawy można wykonywać tylko po uprzedniej konsultacji z działem serwisu Endress+Hauser.
- ▶ Części zamienne i akcesoria montować zgodnie ze wskazówkami montażowymi.
- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów Endress+Hauser.

3 Informacje o produkcie

3.1 Przeznaczenie przyrządu

Ten przyrząd jest przeznaczony wyłącznie do pomiaru przepływu cieczy i gazów.


Zależnie od zamówionej wersji, może również służyć do pomiaru przepływu cieczy potencjalnie wybuchowych, łatwopalnych, trujących i utleniających.

Przepływomierze przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, w zastosowaniach higienicznych lub tych, w których występuje zwiększone ryzyko spowodowane ciśnieniem medium, zostały odpowiednio oznaczone na tabliczce znamionowej.

Niewłaściwe zastosowanie lub zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem może zagrażać bezpieczeństwu. Producent nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

3.2 Konstrukcja przyrządu

Przetwornik i czujnik tworzą mechanicznie jedną całość.



A0043525

1 Główne części składowe przyrządu

- 1 Pokrywa obudowy
- 2 Wyświetlacz
- 3 Obudowa przetwornika
- 4 Czujnik


4 Montaż



Dodatkowe wskazówki dotyczące montażu czujnika podano w skróconej instrukcji obsługi czujnika → 3


4.1 Obracanie obudowy przetwornika

Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja "Aluminium"



A0041095

Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja "Poliwęglan"



A0050149

1. Odkręcić wkręty mocujące po obu stronach obudowy przetwornika.

2. **NOTYFIKACJA**

Ryzyko nadmiernego obrócenia obudowy przetwornika!

Przewody wewnętrzne mogą zostać uszkodzone.

- ▶ Obudowę przetwornika można obrócić maksymalnie o 180° w każdym kierunku.

Obrócić obudowę przetwornika dożądanego położenia.

3. Dokręcić śruby w odwrotnej kolejności niż przy ich odkręcaniu.

1. Odkręcić śruby pokrywy obudowy.

2. Otworzyć pokrywę obudowy.

3. Odkręcić śrubę uziemienia (pod wyświetlaczem).

4. Odkręcić wkręty mocujące po obu stronach obudowy przetwornika.

5. **NOTYFIKACJA**

Ryzyko nadmiernego obrócenia obudowy przetwornika!

Przewody wewnętrzne mogą zostać uszkodzone.

- ▶ Obudowę przetwornika można obrócić maksymalnie o 180° w każdym kierunku.

Obrócić obudowę przetwornika dożądanego położenia.

6. Dokręcić śruby w odwrotnej kolejności niż przy ich odkręcaniu.

4.2 Kontrola po wykonaniu montażu

Czy przyrząd nie jest uszkodzony (kontrola wzrokowa)?	<input type="checkbox"/>
Czy przyrząd odpowiada parametrom w punkcie pomiarowym?	
Przykładowe parametry:	
■ temperatura medium procesowego,	
■ ciśnienie medium procesowego,	<input type="checkbox"/>
■ temperatura otoczenia,	
■ zakres pomiarowy.	
Czy wybrano odpowiednią pozycję montażową przyrządu?	<input type="checkbox"/>
Czy kierunek wskazywany przez strzałkę na przyrządzie jest zgodny z kierunkiem przepływu medium?	<input type="checkbox"/>
Czy przyrząd został zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim nasłonecznieniem?	<input type="checkbox"/>

5 Podłączenie elektryczne

5.1 Wskazówki dotyczące podłączenia

5.1.1 Uwagi dotyczące podłączenia elektrycznego

OSTRZEŻENIE

Podzespoły pod napięciem!

Nieprawidłowe wykonywanie prac przy podłączeniach elektrycznych może spowodować porażenie prądem.

- ▶ Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel techniczny, uprawniony do wykonywania tych prac przez użytkownika obiektu.
- ▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.
- ▶ Przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów BHP.
- ▶ Podłączenie wykonywać w odpowiedniej kolejności: zawsze upewnić się, czy najpierw do wewnętrznego zacisku uziemienia podłączone zostało uziemienie ochronne (PE).
- ▶ W przypadku pracy w strefie zagrożonej wybuchem, stosować się do zaleceń podanych w "Instrukcjach dotyczących bezpieczeństwa".
- ▶ Starannie wykonać podłączenie przyrządu do uziemienia i wyrównania potencjałów.
- ▶ Podłączyć uziemienie ochronne do wszystkich zewnętrznych zacisków uziemienia.

5.1.2 Dodatkowe środki ochrony

Wymagane jest zastosowanie następujących środków ochronnych:

- Zainstalować urządzenie odłączające (przełącznik lub wyłącznik zasilania), aby łatwo odłączyć przyrząd od napięcia.
- Oprócz bezpiecznika przyrządu należy zainstalować w instalacji obiektu zabezpieczenie nadprądowe o maks. prądzie znamionowym 10 A.
- Zaśleпки uszczelniające z tworzywa sztucznego służą jako zabezpieczenie tylko na czas transportu i należy je zastąpić odpowiednimi elementami z indywidualnie zatwierdzonego materiału.
- Przykłady podłączenia:

5.1.3 Podłączenie ekranu przewodu



Aby uniknąć prądów wyrównawczych o częstotliwości zasilania (sieci zasilania) na ekranie przewodu, należy w instalacji zapewnić wyrównanie potencjałów. Jeżeli wyrównanie potencjałów w instalacji nie jest możliwe, należy podłączyć ekran przewodu do przyrządu tylko z jednej strony. W takim przypadku, ekranowanie zabezpieczające przed zakłóceniami elektromagnetycznymi jest zapewnione tylko częściowo.

1. Podłączenie odizolowanych skrętek ekranowanych do wewnętrznego zacisku uziemienia powinno być tak krótkie, jak to możliwe.
2. Przewody powinny posiadać pełne ekranowanie na całej długości.
3. Podłączyć ekran przewodu do wyrównania potencjałów instalacji, na obu końcach.

5.2 Wymagania dla przewodów podłączeniowych

5.2.1 Bezpieczeństwo elektryczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

5.2.2 Dopuszczalny zakres temperatur

- Przestrzegać wytycznych dotyczących instalacji obowiązujących w danym kraju.
- Przewody należy dobrać pod kątem spodziewanych minimalnych i maksymalnych temperatur w miejscu instalacji.

5.2.3 Przewód zasilania (w tym przewód podłączony do wewnętrznego zacisku uziemienia)


- Standardowy przewód instalacyjny jest wystarczający.
- Zapewnić uziemienie zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

5.2.4 Przewód sygnałowy

- Modbus RS485:
Zalecany jest przewód typu A wg normy EIA/TIA-485
- Wyjście prądowe 4 ... 20 mA:
Standardowy przewód instalacyjny


5.3 Podłączenie przetwornika pomiarowego

5.3.1 Podłączenie zacisków przetwornika



A0043283


- 1 Wprowadzenie przewodu zasilania: napięcie zasilania
- 2 Zewnętrzny zacisk uziemienia: na przetwornikach z poliwęglanu z metalowym adapterem do rur
- 3 Wprowadzenie przewodu sygnałowego
- 4 Zewnętrzny zacisk uziemienia



A0045438

- 1 Wprowadzenie przewodu zasilania: napięcie zasilania
- 2 Wprowadzenie przewodu sygnałowego
- 3 Zewnętrzny zacisk uziemienia

5.3.2 Przyporządkowanie zacisków

 Przyporządkowanie zacisków pokazano na etykiecie samoprzylepnej.

Możliwe przyporządkowanie zacisków:

Modbus RS485 i wyjście prądowe 4...20 mA (aktywne)

Napięcie zasilania		Wyjście 1				Wyjście 2	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (B)	23 (A)
L/+	N/-	Wyjście prądowe 4...20 mA (aktywne)		-		Modbus RS485	

Modbus RS485 i wyjście prądowe 4...20 mA (pasywne)

Napięcie zasilania		Wyjście 1				Wyjście 2	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (B)	23 (A)
L/+	N/-	-		Wyjście prądowe 4...20 mA (pasywne)		Modbus RS485	

5.3.3 Podłączenie przetwornika


- Należy użyć odpowiedniego dławika kablowego do przewodu zasilania i przewodu sygnałowego.
- Zwrócić uwagę na wymagania dotyczące przewodu zasilania i przewodu sygnałowego → 13 .
- Do komunikacji cyfrowej używać przewodów ekranowanych.

NOTYFIKACJA


Jeśli dławik kablowy jest nieprawidłowy, pogarsza to szczelność obudowy!

Uszkodzenie urządzenia.


- ▶ Należy użyć odpowiednich dławików kablowych, zapewniających odpowiedni stopień ochrony.




A0044720



A0045442




A0041094




A0041330


1. Starannie wykonać podłączenie przyrządu do uziemienia i wyrównania potencjałów.
2. Podłączyć uziemienie ochronne do zewnętrznych zacisków uziemienia.
3. Poluzować kluczem imbusowym zacisk mocujący.
4. Otworzyć pokrywę obudowy obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5. Nacisnąć zaczep w uchwycie wyświetlacza.
6. Wyjąć wyświetlacz z uchwytu.




A0041354



A0041356



A0041357



A0041358

i Przewód musi znajdować się w zaczeple w celu odciążenia naprężeń.

7. Wyświetlacz może swobodnie zwisać.

8. Usunąć zaślepki (jeśli są).

NOTYFIKACJA

Jeśli brakuje pierścienia uszczelniającego, obudowa nie jest szczelna!

Uszkodzenie urządzenia.

► Nie wyjmować pierścienia uszczelniającego z dławika kablowego.

9. Przeprowadzić przewód zasilania i przewód sygnałowy przez odpowiednie wprowadzenie przewodów.

10. Zdjąć izolację z przewodu oraz poszczególnych żył.

11. Nałożyć tulejki na przewody linkowe i docisnąć.

i Przyporządkowanie zacisków pokazano na etykiecie samoprzylepnej.

12. Podłączyć uziemienie ochronne (PE) do wewnętrznego zacisku uziemienia.


13. Podłączyć przewód sygnałowy oraz przewód zasilania zgodnie z przyporządkowaniem zacisków .

14. Podłączyć ekran przewodu do wewnętrznego zacisku uziemienia.

15. Dokręcić dławiki kablowe.

16. Powtórzyć procedurę, wykonując wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności.

5.4 Odłączanie przewodu



2 Jednostka: mm (in)

1. Koniec wkrętaka płaskiego wcisnąć w szczelinę pomiędzy dwoma otworami zacisków i przytrzymać go w tej pozycji.
2. Wyjąć końcówkę przewodu z zacisku.


5.5 Wyrównanie potencjałów

W celu zapewnienia wyrównania potencjałów nie są wymagane żadne dodatkowe czynności.


 W przypadku przyrządów przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem należy przestrzegać instrukcji podanych w dokumentacji Ex (XA).

5.6 Ustawienia sprzętowe


5.6.1 Włączenie blokady zapisu



A0041094




A0041330



A0044412

1. Kluczem imbusowym odkręcić zacisk mocujący.
2. Otworzyć pokrywę obudowy, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Nacisnąć zaczep w uchwycie modułu wyświetlacza.
4. Wyjąć wyświetlacz z uchwytu.
5. Ustawić przełącznik blokady zapisu, znajdujący się z tyłu wyświetlacza, w pozycji **ON**.
 - ↳ Blokada zapisu jest włączona.
6. Zmontować przyrząd, wykonując wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności.


5.7 Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych

Czy podłączenie do uziemienia ochronnego jest prawidłowe?	<input type="checkbox"/>
Czy przewody lub przyrząd nie są uszkodzone (kontrola wzrokowa)?	<input type="checkbox"/>
Czy przewody są zgodne ze specyfikacją?	<input type="checkbox"/>
Czy podłączenie jest wykonane zgodnie z przyporządkowaniem zacisków?	<input type="checkbox"/>
Czy wszystkie dławiki kablowe są zamontowane, odpowiednio dokręcone i szczelne?	<input type="checkbox"/>
Czy umieszczono zaślepki we wszystkich niewykorzystanych wprowadzeniach przewodów?	<input type="checkbox"/>
Czy zabezpieczenia transportowe zastąpiono zaślepkami?	<input type="checkbox"/>
Czy pokrywa obudowy została szczelnie zamknięta, a śruby obudowy odpowiednio dokręcone?	<input type="checkbox"/>
Czy przed wprowadzeniem do dławików kablowych, przewody zostały poprowadzone od spodu?	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Czy napięcie zasilania jest zgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej przyrządu?	<input type="checkbox"/>

A0042316

6 Obsługa

6.1 Przegląd wariantów obsługi




A0044206

- 1 Obsługa lokalna za pomocą ekranu dotykowego
- 2 Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym np. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM
- 3 Komunikator Field Xpert SFX350 lub SFX370 poprzez interfejs Bluetooth
- 4 Tablet Field Xpert SMT70 poprzez interfejs Bluetooth
- 5 Tablet lub smartfon poprzez interfejs Bluetooth
- 6 System sterowania (np. sterownik programowalny)

6.2 Obsługa lokalna


6.2.1 Odblokowanie obsługi lokalnej

Przed rozpoczęciem obsługi przyrządu za pomocą ekranu dotykowego, należy najpierw odblokować możliwość obsługi lokalnej. Aby ją odblokować, należy na ekranie dotykowym "narysować" palcem literę "L".




A0044415

6.2.2 Nawigacja




Dotykając ekranu można:

- Otworzyć menu.
- Wybrać pozycję z listy.
- Potwierdzić przyciskami.
- Wprowadzić odpowiednie znaki.



Przesuwając poziomo można:

Wyświetlić następną lub poprzednią stronę.



Przesuwając pionowo można:

Wyświetlić dodatkowe punkty na liście.


6.2.3 Ekran obsługi

Podczas rutynowej obsługi, wyświetlacz lokalny pokazuje ekran obsługi. Ekran obsługi składa się z kilku okien, pomiędzy którymi użytkownik może się przełączać.



Ekran obsługi można dostosować do potrzeb użytkownika; patrz opis parametrów → 24.

Ekran obsługi i nawigacja



A0042992

- 1 Szybki dostęp
- 2 Symbole statusu, symbole komunikacji i symbole diagnostyki
- 3 Wartości mierzone
- 4 Obracanie strony

Symbole



Otwieranie menu głównego.


- ✓ Szybki dostęp
- 🔒 Status blokady
- 📶 Komunikacja Bluetooth jest włączona.
- ↔ Komunikacja przyrządu jest włączona.
- ⚠ Sygnał statusu: sprawdzenie działania
- 🔧 Sygnał statusu: wymagana konserwacja
- ⚠ Sygnał statusu: poza specyfikacją
- ⊗ Sygnał statusu: błąd
- ☑ Sygnał statusu: aktywna diagnostyka.

6.2.4 Szybki dostęp

W menu szybkiego dostępu można wybierać określone funkcje przyrządu.


 Szybki dostęp jest oznaczony trójkątem, znajdującym się u góry ekranu lokalnego wyświetlacza, pośrodku.

Szybki dostęp i nawigacja



A0044208

- 1 Szybki dostęp
- 2 Menu szybkiego dostępu z określonymi funkcjami przyrządu






Dotykając ekranu można:

- Powrócić do ekranu obsługi.
- Otworzyć określone funkcje przyrządu.

Symbole

Po dotknięciu symbolu, wyświetlacz lokalny pokazuje menu z odpowiednimi, określonymi funkcjami przyrządu.


- 📶 Włączyć lub wyłączyć Bluetooth.

-  Podaj kod dostępu.
-  Blokada zapisu jest włączona.
-  Powrót do ekranu obsługi.

6.2.5 Menu główne


Menu główne zawiera wszystkie menu wymagane do uruchomienia, konfiguracji i obsługi przyrządu.

Menu główne i nawigacja



A0044213







- 1 Otwieranie menu głównego.
- 2 Menu, które należy otworzyć, aby przejść do określonych funkcji przyrządu.



Dotykając ekranu można:

- Powrócić do ekranu obsługi.
- Otworzyć menu.


Symbole

-  Powrót do ekranu obsługi.
-  Menu **Nawigacja**
Konfiguracja przyrządu
-  menu **Diagnostyka**
Wykrywanie i usuwanie usterek oraz kontrola reakcji przyrządu
-  Menu **Aplikacja**
Dostosowanie pod kątem konkretnego zastosowania
-  Menu **System**
Zarządzanie uprawnieniami dostępu do przyrządu
-  Ustaw język obsługi.

Podmenu i nawigacja




A0044219



Dotykając ekranu można:

- Otworzyć menu główne.
- Otworzyć podmenu lub parametry.
- Wybrać opcje.
- Pominąć pozycje na liście.



Przesuwając pionowo można:

Krok po korku wybierać pozycje na liście.


Symbole


- < Powrót do poprzedniego menu.
- ⬇ Przejście do dołu listy.
- ⬆ Przejście do góry listy.

6.2.6 Komunikaty diagnostyczne

W opcji komunikatów diagnostycznych wyświetlane są dodatkowe instrukcje lub podstawowe informacje dotyczące zdarzeń diagnostycznych.

Otwieranie komunikatu diagnostycznego

-  Klasa diagnostyczna jest wskazywana w prawym górnym rogu lokalnego wyświetlacza za pomocą symbolu diagnostycznego. Po dotknięciu tego symbolu lub przycisku "pomocy" otworzy się komunikat diagnostyczny.



A0043008

- 1 Status przyrządu
- 2 Klasa diagnostyczna z kodem diagnostycznym
- 3 Krótki opis
- 4 Otwieranie wskazówek pomagających w wykryciu i usunięciu usterki.


6.2.7 Edytowanie widoku

Edytor i nawigacja


Edytor tekstu jest używany do wprowadzania znaków.

Edytor liter

Edytor liczb




A0043020




A0043023

- 1 Pole wprowadzania
- 2 Usuwanie znaku.
- 3 Potwierdzenie wprowadzenia.
- 4 Zmiana pola wprowadzania.
- 5 Anulowanie edytowania.
- 6 Pole wprowadzania


- 1 Pole wprowadzania
- 2 Usuwanie znaku.
- 3 Potwierdzenie wprowadzenia.
- 4 Anulowanie edytowania.
- 5 Pole wprowadzania

**Dotykając ekranu można:**


- Wprowadzić odpowiednie znaki.
- Wybrać następny zestaw znaków.

**Przesuwając poziomo można:**

Wyświetlić następną lub poprzednią stronę.

Pole wprowadzania


Wielka litera



Mała litera




Cyfry



Znaki specjalne


6.2.8 Data

Przyrząd ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego dla wszystkich funkcji rejestrowania. W tym miejscu można skonfigurować czas.



A0043043

- 1 Zwiększenie daty o 1.
- 2 Aktualna wartość
- 3 Zmniejszenie daty o 1.
- 4 Potwierdzenie ustawień.
- 5 Anulowanie edytowania.



Dotykając ekranu można:

- Wykonać ustawienia.
- Potwierdzić ustawienia.
- Anulować edytowanie.

6.3 Aplikacja SmartBlue

Przyrząd jest wyposażony w interfejs Bluetooth i może być obsługiwany oraz konfigurowany przy użyciu aplikacji SmartBlue. W tym celu, użytkownik musi pobrać i zainstalować aplikację SmartBlue na swoim terminalu. Terminal może być dowolny.

- W warunkach odniesienia zasięg wynosi 20 m (65.6 ft).
- Chroniona hasłem i szyfrowana transmisja danych zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.
- Komunikację Bluetooth można wyłączyć.

Pobieranie	Aplikacja SmartBlue Endress+Hauser: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Google Playstore (system Android) ▪ iTunes Apple Shop (system iOS) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
Obsługiwane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konfiguracja przyrządu ▪ Dostęp do wartości mierzonych, statusu przyrządu i komunikatów diagnostycznych

Pobieranie aplikacji SmartBlue:

1. Zainstalować i uruchomić aplikację SmartBlue.
 - ↳ Wyświetli się lista wszystkich dostępnych przyrządów. Lista zawiera etykiety wszystkich urządzeń. Domyślna etykieta przyrządu to **EH_**BB_XXYYZZ** (XXYYZZ = pierwsze 6 znaków numeru seryjnego przyrządu).
 2. W przypadku urządzeń z systemem operacyjnym Android należy aktywować pozycjonowanie GPS (nie jest to konieczne w przypadku urządzeń z systemem operacyjnym IOS)
 3. Wybrać przyrząd z listy.
 - ↳ Otwiera się okno logowania.
- i**
- Ze względu na oszczędność energii: jeśli przyrząd nie jest zasilany za pośrednictwem zasilacza, to jest on widoczny na liście tylko przez 10 sekund co minutę.
 - Przyrząd pojawi się natychmiast na liście po dotknięciu (na 5 s) ekranu wyświetlacza lokalnego.
 - Przyrząd o największej sile sygnału będzie wyświetlany na początku listy.

Logowanie:

4. Wprowadzić nazwę użytkownika: **admin**
5. Wprowadzić hasło początkowe: numer seryjny przyrządu.
 - ↳ Podczas pierwszego logowania wyświetlany jest komunikat zalecający zmianę hasła.
6. Zatwierdzić wprowadzaną wartość.
 - ↳ Otwiera się menu główne.
7. Opcjonalnie: zmienić hasło Bluetooth®: System → Connectivity [Połączenie] → Bluetooth configuration [Konfiguracja Bluetooth] → Change Bluetooth password [Zmień hasło Bluetooth]

i W przypadku zapomnienia hasła: Prosimy o kontakt z serwisem Endress+Hauser.

Wykonanie aktualizacji oprogramowania za pomocą aplikacji SmartBlue

Wcześniej należy na wybrany terminal (np. smartfonie) przesłać plik flash.

1. Otworzyć system w aplikacji SmartBlue.
2. Otworzyć konfigurację oprogramowania.
3. Otworzyć aktualizację oprogramowania.
 - ↳ Kreator poprowadzi użytkownika przez aktualizację oprogramowania.

7 Integracja z systemami automatyki





Szczegółowe informacje dotyczące integracji z systemami automatyki podano w instrukcji obsługi przyrządu.

- Informacje podane w plikach opisu urządzenia:
 - Dane aktualnej wersji przyrządu
 - Oprogramowanie narzędziowe
- Kompatybilność ze starszymi modelami
- Informacje dotyczące wersji Modbus RS485
 - Kody funkcji
 - Czas odpowiedzi
 - Mapa rejestrów Modbus

8 Uruchomienie


8.1 Kontrola po wykonaniu montażu i po wykonaniu podłączeń elektrycznych

Przed uruchomieniem, upewnić się, czy wykonane zostały czynności kontrolne po wykonaniu montażu oraz po wykonaniu podłączeń elektrycznych:

- Kontrola po wykonaniu montażu →  11
- Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych →  20

8.2 Włączenie przyrządu

- ▶ Włączyć zasilanie przyrządu.
 - ↳ Wyświetlacz lokalny przełącza się z ekranu startowego na ekran obsługi.




A0042938


- i** Jeśli uruchomienie przyrządu nie powiedzie się, to przyrząd wyświetli odpowiedni komunikat błędu .

8.3 Uruchomienie przyrządu

8.3.1 Obsługa lokalna


 Szczegółowe informacje na temat obsługi lokalnej:

1. Za pomocą symbolu "Menu", otworzyć menu główne.




A0042939

2. Za pomocą symbolu "Język [Language]", wybrać żądany język.




A0042940

3. Za pomocą symbolu "Nawigacja [Guidance]", otworzyć kreator **Uruchomienie**.



A0042941

4. Włączyć kreator **Uruchomienie**.



A0043018

5. Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu lokalnym.

- ↳ Kreator **Uruchomienie** prowadzi przez wszystkie parametry, konieczne do uruchomienia przyrządu.



Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie "Opis parametrów przyrządu", dotyczącym konkretnego przyrządu.

8.3.2 Aplikacja SmartBlue



Informacje na temat aplikacji SmartBlue → 📖 28.

Połączenie aplikacji SmartBlue z przyrządem

1. Włączyć komunikację Bluetooth na mobilnym komunikatorze ręcznym, tablecie lub smartfonie.
2. Otworzyć aplikację SmartBlue.
 - ↳ Wyświetli się lista wszystkich dostępnych przyrządów.
3. Wybrać żądany przyrząd.
 - ↳ Aplikacja SmartBlue pokazuje ekran logowania do przyrządu.
4. W pozycji nazwy użytkownika, wpisać **admin**.
5. W pozycji hasła, wpisać numer seryjny przyrządu. Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej.
6. Potwierdzić wprowadzenia.
 - ↳ Aplikacja SmartBlue łączy się z przyrządem i wyświetla menu główne.

Otwieranie kreator „Uruchomienie”


1. Za pomocą menu **Nawigacja**, otworzyć kreator **Uruchomienie**.
2. Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu lokalnym.
 - ↳ Kreator **Uruchomienie** prowadzi przez wszystkie parametry, konieczne do uruchomienia przyrządu.

8.4 Zabezpieczenie ustawień przed nieuprawnionym dostępem

8.4.1 Przełącznik blokady zapisu

Przełącznik blokady zapisu umożliwia zablokowanie możliwości zapisu w całym menu obsługi. Nie można zmieniać wartości parametrów. Fabrycznie, blokada zapisu jest wyłączona.

Blokadę zapisu włącza się za pomocą przełącznika blokady, znajdującego się z tyłu wyświetlacza.


 Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia ustawień przed nieuprawnionym dostępem podano w instrukcji obsługi przyrządu.

9 Diagnostyka i usuwanie usterek

9.1 Komunikaty diagnostyczne na wskaźniku lokalnym


9.1.1 Komunikat diagnostyczny

Na wskaźniku wyświetlane są wskazania błędów w formie komunikatów diagnostycznych na przemian ze wskazaniami wartości mierzonych.



A0042937

- A Wskazania na wyświetlaczu w stanie alarmu
- B Komunikat diagnostyczny
- 1 Klasa diagnostyczna
- 2 Sygnał statusu
- 3 Symbol klasy diagnostycznej z kodem diagnostycznym
- 4 Krótki komunikat tekstowy
- 5 Przycisk pomocy z informacją o możliwych działaniach.

 Szczegółowe informacje dotyczące komunikatów diagnostycznych podano w instrukcji obsługi urządzenia.



71592077

www.addresses.endress.com
