

技術仕様書

Proline Promag E 100

電磁流量計



コストパフォーマンスに優れた超小型変換器付き流量計

アプリケーション

- 圧力、密度、温度、粘度の影響を実質的に受けない測定原理
- 化学工業やプロセス工業の基本的なアプリケーションに最適です。

機器特長

- 呼び口径：最大 呼び口径 600 mm (24")
- 防爆認定 Zone 2
- PTFE 製ライニング
- 高堅牢性の超小型変換器ハウジング
- 現場表示器を使用可能

特長

- 低コストのセンサ - 基本的な要件に対する理想的なソリューション
- 省エネ型の流量測定 - 断面積の縮小による圧力損失なし
- メンテナンスフリー - 可動部なし
- 省スペース型変換器 - 最小の設置面積で完全な機能性を保証
- 追加のソフトウェアやハードウェアなしで現場操作の時間節約が可能 - Web サーバー内蔵
- 検証機能を内蔵 - Heartbeat Technology™

目次

資料情報	4	プロセス	41
使用されるシンボル.....	4	流体温度範囲.....	41
機能とシステム構成	4	導電率.....	42
測定原理.....	4	圧力温度曲線.....	42
計測システム.....	6	耐圧力特性.....	43
システム構成.....	7	流量制限.....	44
安全.....	7	圧力損失.....	44
入力	7	使用圧力.....	44
測定変数.....	7	振動.....	44
測定範囲.....	7	構造	45
計測可能流量範囲.....	9	外形寸法.....	45
入力信号.....	9	外形寸法.....	48
出力	9	質量.....	50
出力信号.....	9	計測チューブ仕様.....	52
アラーム時の信号.....	11	材質.....	52
ローフローカットオフ.....	13	組合せ電極.....	54
電気的絶縁性.....	13	プロセス接続.....	54
プロトコル固有のデータ.....	13	表面粗さ.....	54
電源	21	操作性	54
端子の割当て.....	21	操作コンセプト.....	54
機器プラグのピンの割当て.....	26	現場表示器.....	55
電源電圧.....	28	リモート操作.....	55
消費電力.....	29	サービスインターフェイス.....	57
消費電流.....	29	認証と認定	59
電源障害.....	29	CE マーク.....	59
電気接続.....	29	C-Tick マーク.....	59
電位平衡.....	33	防爆認定.....	60
端子.....	35	機能安全性.....	60
電線管接続口.....	35	HART 認定.....	60
ケーブル仕様.....	35	PROFIBUS 認定.....	60
性能特性	36	Modbus RS485 認定.....	60
基準動作条件.....	36	EtherNet/IP 認定.....	61
最大測定誤差.....	36	PROFINET 認定.....	61
繰返し性.....	37	その他の認定.....	61
温度測定応答時間.....	37	圧力機器指令.....	61
周囲温度の影響.....	37	その他の基準およびガイドライン.....	61
設置	38	注文情報	62
取付位置.....	38	アプリケーションパッケージ	62
取付方向.....	39	洗浄.....	62
上流側/下流側直管長.....	39	Heartbeat Technology.....	62
アダプタの使用.....	39	アクセサリ	62
環境	40	機器固有のアクセサリ.....	63
周囲温度範囲.....	40	通信関連のアクセサリ.....	63
保管温度.....	41	サービス関連のアクセサリ.....	64
保護等級.....	41	システムコンポーネント.....	64
耐衝撃性.....	41	補足資料	64
耐振動性.....	41	標準資料.....	64
機械的負荷.....	41	機器固有の補足資料.....	65
電磁適合性 (EMC).....	41		

登錄商標 65

資料情報

使用されるシンボル

電気シンボル

シンボル	意味	シンボル	意味
	直流		交流
	直流および交流		アース端子 オペレータに関する限り、接地システムを用いて接地された接地端子
	保護アース端子 その他の接続を行う前に、接地接続する必要のある端子		等電位接続 工場の接地システムとの接続。各国または各会社の規範に応じて、たとえば等電位線や一点アースシステムといった接続があります。

特定情報に関するシンボル

シンボル	意味
	許可 許可された手順、プロセス、動作
	推奨 推奨の手順、プロセス、動作
	禁止 禁止された手順、プロセス、動作
	ヒント 追加情報を示します。
	資料参照
	ページ参照
	図参照
	目視検査


図中のシンボル

シンボル	意味	シンボル	意味
1, 2, 3, ...	項目番号		一連のステップ
A, B, C, ...	図	A-A, B-B, C-C, ...	断面図
	危険場所		安全区域（非危険場所）
	流れ方向		

機能とシステム構成

測定原理

ファラデーの電磁誘導の法則によれば磁界中を動く導電物質には起電力が発生します。



A0017035

U_e 起電力
B 電磁誘導 (磁界)
L 電極間の距離
I 電流
v 流速

電磁測定原理では、測定物の流れは導電物質の動きに相当します。起電力 (U_e) は流体の流速 (v) に比例しており、その起電力が2つの電極からアンプへ供給されます。体積流量 (Q) は配管断面積 (A) を使用して計算されます。Promag では直流電流の正逆交互切替えによって直流磁界を発生させています。

計算式

- 起電力 $U_e = B \cdot L \cdot v$
- 体積流量 $Q = A \cdot v$


計測システム

本機器は変換器とセンサから構成されます。


本機器は一体型として使用できます。

変換器とセンサが機械的に一体になっています。

変換器

<p>Promag 100</p>  <p>A0016693</p>	<p>機器の型および材質： 一体型、塗装アルミダイカスト： アルミダイカスト、AlSi10Mg、塗装</p> <p>設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 操作ツールを使用（例：FieldCare） ■ さらに、現場表示器付き機器の場合： ウェブブラウザを使用（例：Microsoft Internet Explorer） ■ さらに、4~20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力の機器では： ウェブブラウザを使用（例：Microsoft Internet Explorer） ■ さらに、EtherNet/IP 出力の機器では： <ul style="list-style-type: none"> - ウェブブラウザを使用（例：Microsoft Internet Explorer） - Rockwell Automation のオートメーションシステム用のアドオン プロファイルレベル 3 を使用 - エレクトロニックデータシート（EDS）を使用 ■ さらに、PROFINET 出力の機器では： <ul style="list-style-type: none"> - ウェブブラウザを使用（例：Microsoft Internet Explorer） - 機器マスタファイル（GSD）を使用
--	--

センサ

<p>Promag E</p>  <p>A0017703</p>	<p>呼び口径範囲：15~600 mm (½~24")</p> <p>材質：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ センサハウジング： <ul style="list-style-type: none"> - アルミダイカスト、AlSi10Mg、塗装 - 呼び口径 15~300 mm (½~12")：アルミダイカスト、AlSi10Mg、 塗装 - 呼び口径 350~600 mm (14~24")：保護塗装付き炭素鋼 ■ 計測チューブ¹⁾：ステンレス 1.4301/1.4306 ■ ライニング：PTFE ■ 電極：ステンレス 1.4435 (SUS F316L 相当)；アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)；タンタル ■ プロセス接続：炭素鋼 A105/FE410WB²⁾/HII/S235JRG2/S275JR；アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) ■ シール材：DIN EN 1514-1 に準拠 ■ アースリング：ステンレス 1.4435 (SUS 316L 相当)；アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)；タンタル；チタン
--	--

- 1) アルミ/亜鉛保護コーティング（呼び口径 15~300 mm (½~12")）または保護塗装（呼び口径 350~600 mm (14~24")）付き炭素鋼製フランジの場合
- 2) アルミ/亜鉛保護コーティング（呼び口径 15~300 mm (½~12")）または保護塗装（呼び口径 350~600 mm (14~24")）付き

システム構成




図 1 機器のシステムへの統合例

- 1 制御システム (例: PLC)
- 2 EtherNet/IP
- 3 PROFIBUS DP
- 4 PROFINET
- 5 Modbus RS485
- 6 4 ~ 20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力
- 7 非危険場所
- 8 非危険場所および Zone 2/Div. 2

A0021560

安全

ITセキュリティ

弊社は、取扱説明書に記載されている条件に従って使用されている場合のみ保証いたします。本機器は、いかなる予期しない設定変更に対しても保護するセキュリティ機構を備えています。

弊社機器を使用する事業者の定義する IT セキュリティ規定に準拠し、尚且つ機器と機器のデータ伝送に関する追加的な保護をするために設計されている IT セキュリティ対策は、機器の使用者により実行されなければなりません。

入力

測定変数

直接測定するプロセス変数

- 体積流量 (起電力に比例)
- 導電率

測定変数 (計算値)

- 質量流量
- 基準体積流量

測定範囲

通常は、所定の精度で $v = 0.01 \sim 10 \text{ m/s}$ (0.03 ~ 33 ft/s)

導電率: $\geq 5 \mu\text{S/cm}$ (一般的な液体の場合)

流量値 (SI 単位)

呼び口径		推奨流量	工場設定		
		最小/最大フルスケール値 ($v \sim 0.3/10 \text{ m/s}$)	電流出力のフルスケール値 ¹⁾ ($v \sim 2.5 \text{ m/s}$)	パルス値 ¹⁾ ($\sim 2 \text{ パルス/s}$)	ローフローカットオフ ($v \sim 0.04 \text{ m/s}$)
[mm]	[in]	[dm ³ /min]	[dm ³ /min]	[dm ³]	[dm ³ /min]
15	½	4~100	25	0.2	0.5
25	1	9~300	75	0.5	1

呼び口径		推奨 流量 最小/最大フルスケール値 (v ~ 0.3/10 m/s)	工場設定		
[mm]	[in]		電流出力のフルスケール値 ¹⁾ (v ~ 2.5 m/s)	パルス値 ¹⁾ (~ 2 パルス/s)	ローフローカットオフ (v ~ 0.04 m/s)
		[dm ³ /min]	[dm ³ /min]	[dm ³]	[dm ³ /min]
32	-	15~500	125	1	2
40	1 ½	25~700	200	1.5	3
50	2	35~1100	300	2.5	5
65	-	60~2000	500	5	8
80	3	90~3000	750	5	12
100	4	145~4700	1200	10	20
125	-	220~7500	1850	15	30
150	6	20~600 m ³ /h	150 m ³ /h	0.03 m ³	2.5 m ³ /h
200	8	35~1100 m ³ /h	300 m ³ /h	0.05 m ³	5 m ³ /h
250	10	55~1700 m ³ /h	500 m ³ /h	0.05 m ³	7.5 m ³ /h
300	12	80~2400 m ³ /h	750 m ³ /h	0.1 m ³	10 m ³ /h
350	14	110~3300 m ³ /h	1000 m ³ /h	0.1 m ³	15 m ³ /h
400	16	140~4200 m ³ /h	1200 m ³ /h	0.15 m ³	20 m ³ /h
450	18	180~5400 m ³ /h	1500 m ³ /h	0.25 m ³	25 m ³ /h
500	20	220~6600 m ³ /h	2000 m ³ /h	0.25 m ³	30 m ³ /h
600	24	310~9600 m ³ /h	2500 m ³ /h	0.3 m ³	40 m ³ /h

1) HART のみ

流量値 (US 単位)

呼び口径		推奨 流量 最小/最大フルスケール値 (v ~ 0.3/10 m/s)	工場設定		
[in]	[mm]		電流出力のフルスケール値 ¹⁾ (v ~ 2.5 m/s)	パルス値 ¹⁾ (~ 2 パルス/s)	ローフローカットオフ (v ~ 0.04 m/s)
		[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
½	15	1.0~27	6	0.1	0.15
1	25	2.5~80	18	0.2	0.25
1 ½	40	7~190	50	0.5	0.75
2	50	10~300	75	0.5	1.25
3	80	24~800	200	2	2.5
4	100	40~1250	300	2	4
6	150	90~2650	600	5	12
8	200	155~4850	1200	10	15
10	250	250~7500	1500	15	30
12	300	350~10600	2400	25	45
14	350	500~15000	3600	30	60
16	400	600~19000	4800	50	60
18	450	800~24000	6000	50	90

呼び口径		推奨 流量 最小/最大フルスケール値 ($v \sim 0.3/10$ m/s) [gal/min]	工場設定		
[in]	[mm]		電流出力のフルスケール値 ¹⁾ ($v \sim 2.5$ m/s) [gal/min]	パルス値 ¹⁾ (~ 2 パルス/s) [gal]	ローフローカットオフ ($v \sim 0.04$ m/s) [gal/min]
20	500	1000~30000	7500	75	120
24	600	1400~44000	10500	100	180

1) HART のみ

 測定範囲を計算するには、「アプリケーション」のサイジング用ツールを使用してください。
→ [64](#)

推奨の測定範囲

「流量制限」セクションを参照 → [64](#)

計測可能流量範囲

1000 : 1

入力信号

外部測定値

特定の測定変数の精度を上げるか、または基準体積流量を計算するため、オートメーションシステムにより機器にさまざまな測定値を連続して書き込むことができます。

- 精度を上げるための動作圧力（絶対圧力用の圧力伝送器（Cerabar M や Cerabar S など）を使用することをお勧めします）
- 精度を上げるための流体温度（iTEMP）
- 基準体積流量を計算するための基準密度

 Endress+Hauser では各種の圧力伝送器と温度機器を用意しています。「アクセサリ」章を参照してください → [64](#)。

以下の測定変数を計算するために外部測定値を読み込むことをお勧めします。
基準体積流量

HART プロトコル

HART プロトコルを介して測定値がオートメーションシステムから機器に書き込まれます。圧力伝送器は以下のプロトコル固有の機能に対応しなければなりません。

- HART プロトコル
- パーストモード

デジタル通信

以下を介して測定値をオートメーションシステムから機器に書き込むことができます。

- PROFIBUS DP
- Modbus RS485
- EtherNet/IP
- PROFINET

出力

出力信号

電流出力

電流出力	4~20 mA HART（アクティブ）
最大出力値	<ul style="list-style-type: none"> ■ DC 24 V（流量なし） ■ 22.5 mA
負荷	0~700 Ω
分解能	0.38 μA

ダンピング	調整可能：0.07～999 秒
割り当て可能な測定変数	<ul style="list-style-type: none"> ■ 体積流量 ■ 質量流量 ■ 基準体積流量 ■ 流速 ■ 導電率 ■ 補正導電率 ■ 電子モジュール温度

パルス/周波数/スイッチ出力

機能	パルス、周波数、またはスイッチ出力に設定可能
バージョン	パッシブ、オープンコレクタ
最大入力値	<ul style="list-style-type: none"> ■ DC 30 V ■ 25 mA
電圧降下	25 mA の場合：≤ DC 2 V
パルス出力	
パルス幅	調整可能：0.05～2 000 ms
最大パルスレート	10 000 Impulse/s
パルス値	調整可
割り当て可能な測定変数	<ul style="list-style-type: none"> ■ 体積流量 ■ 質量流量 ■ 基準体積流量
周波数出力	
出力周波数	調整可能：0～10 000 Hz
ダンピング	調整可能：0～999 秒
ハイ/ロー	1:1
割り当て可能な測定変数	<ul style="list-style-type: none"> ■ 体積流量 ■ 質量流量 ■ 基準体積流量 ■ 流速 ■ 導電率 ■ 補正導電率 ■ 温度 ■ 電子モジュール温度
スイッチ出力	
スイッチング動作	2 値、導通または非導通
スイッチング遅延	調整可能：0～100 秒
スイッチング回数	無制限
割り当て可能な機能	<ul style="list-style-type: none"> ■ オフ ■ オン ■ 診断時の動作 ■ リミット値： <ul style="list-style-type: none"> - オフ - 体積流量 - 質量流量 - 基準体積流量 - 流速 - 導電率 - 補正導電率 - 積算計 1～3 - 温度 - 電子モジュール温度 ■ 流れ方向監視 ■ ステータス <ul style="list-style-type: none"> - 空検知 - ローフローカットオフ

PROFIBUS DP

信号エンコーディング	NRZ コード
データ転送	9.6 kBaud...12 MBaud

Modbus RS485

物理的インターフェイス	EIA/TIA-485-A 規格に準拠
終端抵抗	終端抵抗は変換器電子モジュールの DIP スイッチを使用して有効にできます。

EtherNet/IP

規格	IEEE 802.3 に準拠
----	----------------

PROFINET

規格	IEEE 802.3 に準拠
----	----------------

アラーム時の信号

インターフェイスに応じて、以下のようにエラー情報が表示されます。

電流出力**4~20 mA**

フェールセーフモード	以下から選択： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4~20 mA、NAMUR 推奨 NE 43 に準拠 ▪ 4~20 mA US に準拠 ▪ 最小値：3.59 mA ▪ 最大値：22.5 mA ▪ 次の値間で任意に設定可能：3.59~22.5 mA ▪ 実際の値 ▪ 最後の有効値
------------	---

HART

機器診断	HART コマンド 48 を介して機器状況を読み取ることができます。
------	------------------------------------

パルス/周波数/スイッチ出力

パルス出力	
フェールセーフモード	以下から選択： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 実際の値 ▪ パルスなし
周波数出力	
フェールセーフモード	以下から選択： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 実際の値 ▪ 0 Hz ▪ 決めた値：0~12 500 Hz
スイッチ出力	
フェールセーフモード	以下から選択： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 現在のステータス ▪ オープン ▪ クローズ

PROFIBUS DP

ステータスおよびアラームメッセージ	PROFIBUS PA プロファイルバージョン 3.02 に準拠した診断
-------------------	--------------------------------------

Modbus RS485

フェールセーフモード	以下から選択： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 現在値の代わりに NaN 値（非数） ▪ 最後の有効値
------------	--

EtherNet/IP

機器診断	インプットアセンブリで機器状況を読み取ることができます。
------	------------------------------

PROFINET

機器診断	「分散周辺機器および分散オートメーション用のアプリケーション層プロトコル」バージョン 2.3 に準拠
------	--

現場表示器

ブレンテキスト表示	原因と対処法に関する情報
バックライト	赤のバックライトは機器エラーを示します。

 NAMUR 推奨 NE 107 に準拠するステータス信号

操作ツール

- デジタル通信経由：
 - HART プロトコル
 - PROFIBUS DP
 - Modbus RS485
 - EtherNet/IP
 - PROFINET
- サービスインターフェイス経由
- Web サーバー経由

ブレンテキスト表示	原因と対処法に関する情報
-----------	--------------

 リモート操作に関する追加情報 →  55

ウェブブラウザ

ブレンテキスト表示	原因と対処法に関する情報
-----------	--------------

発光ダイオード (LED)

ステータス情報	<p>各種 LED でステータスを示します。</p> <p>機器バージョンに応じて以下の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 電源電圧がアクティブ ▪ データ伝送がアクティブ ▪ 機器アラーム/エラーが発生 ▪ EtherNet/IP ネットワークが利用可能 ▪ EtherNet/IP 接続を確立 ▪ PROFINET ネットワークが利用可能 ▪ PROFINET 接続を確立 ▪ PROFINET 点滅機能
---------	--

ローフローカットオフ

ローフローカットオフ値はユーザーが任意に設定可能

電氣的絶縁性

以下の接続は、それぞれ電氣的に絶縁されています。

- 出力
- 電源

プロトコル固有のデータ

HART

製造者 ID	0x11
機器タイプ ID	0x3A
HART バージョン	7
DD ファイル (DTM、DD)	<p>情報およびファイルは以下から入手できます。</p> <p>www.endress.com</p>
HART 負荷	最小 250 Ω
動的変数	<p>動的変数の読取り：HART コマンド 3</p> <p>測定変数は任意に動的変数に割り当てることが可能です。</p> <p>PV (一次動的変数) に割り当て可能な測定変数</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ オフ ▪ 体積流量 ▪ 質量流量 ▪ 基準体積流量 ▪ 流速 ▪ 温度 ▪ 電子モジュール温度 <p>SV、TV、QV (二次、三次、四次動的変数) に割り当て可能な測定変数</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 体積流量 ▪ 質量流量 ▪ 基準体積流量 ▪ 流速 ▪ 温度 ▪ 電子モジュール温度 ▪ 積算計 1 ▪ 積算計 2 ▪ 積算計 3
機器変数	<p>機器変数の読取り：HART コマンド 9</p> <p>機器変数は恒久的に割り当てられます。</p> <p>最大 8 つの機器変数を送信できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 = 体積流量 ▪ 1 = 質量流量 ▪ 2 = 基準体積流量 ▪ 3 = 流速 ▪ 4 = 導電率 ▪ 5 = 補正導電率 ▪ 6 = 温度 ▪ 7 = 電子モジュール温度 ▪ 8 = 積算計 1 ▪ 9 = 積算計 2 ▪ 10 = 積算計 3

PROFIBUS DP

製造者 ID	0x11
識別番号	0x1561
プロファイルバージョン	3.02
DD ファイル (GSD、DTM、DD)	<p>情報およびファイルは以下から入手できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com 機器の製品ページから：ドキュメント/ソフトウェア → デバイスドライバー ▪ www.profibus.org
出力値 (機器からオートメーションシステムへ)	<p>アナログ入力 1~4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 体積流量 ▪ 質量流量 ▪ 基準体積流量 ▪ 流速 ▪ 導電率 ▪ 補正導電率 ▪ 温度 ▪ 電子モジュール温度 <p>デジタル入力 1~2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 空検知 ▪ ローフローカットオフ ▪ 検証ステータス <p>積算計 1~3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 体積流量 ▪ 質量流量 ▪ 基準体積流量
入力値 (オートメーションシステムから機器へ)	<p>アナログ出力 1~2 (固定割り当て)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 外部の温度 ▪ 外部密度 <p>デジタル出力 1~2 (固定割り当て)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ デジタル出力 1：流量の強制ゼロ出力のオン/オフ切替え ▪ デジタル出力 2：検証開始 <p>積算計 1~3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 積算計の開始 ▪ リセットとホールド ▪ プリセットとホールド ▪ 停止 ▪ 動作モードの設定 <ul style="list-style-type: none"> - 正味流量の積算 - 正方向流量の積算 - 逆方向流量の積算
サポートされる機能	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 識別表示とメンテナンス 制御システムおよび銘板部分にシンプルな機器 ID を記載 ▪ PROFIBUS アップロード/ダウンロード PROFIBUS アップロード/ダウンロードによりパラメータの読取りと書込みの速度が最大 10 倍に向上 ▪ 簡約ステータス 発生した診断メッセージの分類による簡潔でわかりやすい診断情報
機器アドレスの設定	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I/O 電子モジュール上の DIP スイッチ ▪ 操作ツールを使用 (例：FieldCare)

Modbus RS485

プロトコル	Modbus アプリケーションプロトコル仕様 V1.1
機器タイプ	スレーブ
スレーブアドレス範囲	1~247
信号送信アドレス範囲	0

機能コード	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 03：保持レジスタの読み出し ▪ 04：入力レジスタの読み出し ▪ 06：シングルレジスタへの書き込み ▪ 08：診断 ▪ 16：連続したレジスタへの書き込み ▪ 23：連続したレジスタへの書き込みと読み込み
信号送信メッセージ	以下の機能コードで対応： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 06：シングルレジスタへの書き込み ▪ 16：連続したレジスタへの書き込み ▪ 23：連続したレジスタへの書き込みと読み込み
対応通信速度	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1200 BAUD ▪ 2400 BAUD ▪ 4800 BAUD ▪ 9600 BAUD ▪ 19200 BAUD ▪ 38400 BAUD ▪ 57600 BAUD ▪ 115200 BAUD
データ転送モード	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ASCII ▪ RTU
データアクセス	各機器パラメータは、Modbus RS485 を介してアクセス可能です。  Modbus レジスタ情報

EtherNet/IP

プロトコル	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CIP ネットワークライブラリ Volume 1：産業用共通プロトコル ▪ CIP ネットワークライブラリ Volume 2：CIP 対応 EtherNet/IP
通信タイプ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10Base-T ▪ 100Base-TX
機器プロファイル	汎用機器（製品タイプ：0x2B）
製造者 ID	0x49E
機器タイプ ID	0x103A
通信速度	自動 ¹⁰ / ₁₀₀ Mbit（半二重および全二重検出）
極性	自動極性（クロスした TxD および RxD ペアの自動補正用）
対応する CIP 接続	最大 3 × 接続
Explicit 接続	最大 6 × 接続
I/O 接続	最大 6 × 接続（スキャナ）
機器の設定オプション	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 電子モジュール上に IP アドレス設定用の DIP スイッチ ▪ 製造者固有のソフトウェア（FieldCare） ▪ Rockwell Automation 制御システム用にアドオンプロファイル レベル 3 ▪ ウェブブラウザ ▪ 機器に組み込まれたエレクトロニックデータシート（EDS）
EtherNet インターフェイスの設定	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 速度：10 MBit、100 MBit、自動（工場設定） ▪ 二重：半二重、全二重、自動（工場設定）
機器アドレスの設定	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 電子モジュール上に IP アドレス設定用の DIP スイッチ（ラストオクテット） ▪ DHCP ▪ 製造者固有のソフトウェア（FieldCare） ▪ Rockwell Automation 制御システム用にアドオンプロファイル レベル 3 ▪ ウェブブラウザ ▪ EtherNet/IP ツール、例：RSLinx（Rockwell Automation）
機器レベルリング（DLR）	いいえ

固定入力			
RPI	5 ミリ秒～10 秒 (工場設定 : 20 ミリ秒)		
排他的オーナーマルチキャスト		インスタンス	サイズ [バイト]
	インスタンス設定 :	0x68	398
	O → T 設定 :	0x66	56
	T → O 設定 :	0x64	32
排他的オーナーマルチキャスト		インスタンス	サイズ [バイト]
	インスタンス設定 :	0x69	-
	O → T 設定 :	0x66	56
	T → O 設定 :	0x64	32
入力専用マルチキャスト		インスタンス	サイズ [バイト]
	インスタンス設定 :	0x68	398
	O → T 設定 :	0xC7	-
	T → O 設定 :	0x64	32
入力専用マルチキャスト		インスタンス	サイズ [バイト]
	インスタンス設定 :	0x69	-
	O → T 設定 :	0xC7	-
	T → O 設定 :	0x64	32
入力アセンブリ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 現在の機器診断 ▪ 体積流量 ▪ 質量流量 ▪ 基準体積流量 ▪ 積算計 1 ▪ 積算計 2 ▪ 積算計 3 		
設定可能な入力			
RPI	5 ミリ秒～10 秒 (工場設定 : 20 ミリ秒)		
排他的オーナーマルチキャスト		インスタンス	サイズ [バイト]
	インスタンス設定 :	0x68	398
	O → T 設定 :	0x66	56
	T → O 設定 :	0x65	88
排他的オーナーマルチキャスト		インスタンス	サイズ [バイト]
	インスタンス設定 :	0x69	-
	O → T 設定 :	0x66	56
	T → O 設定 :	0x65	88
入力専用マルチキャスト		インスタンス	サイズ [バイト]
	インスタンス設定 :	0x68	398
	O → T 設定 :	0xC7	-
	T → O 設定 :	0x65	88
入力専用マルチキャスト		インスタンス	サイズ [バイト]
	インスタンス設定 :	0x69	-
	O → T 設定 :	0xC7	-
	T → O 設定 :	0x65	88

設定可能な入力アセンブリ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 体積流量 ■ 基準体積流量 ■ 質量流量 ■ 電子モジュール温度 ■ 積算計 1~3 ■ 流速 ■ 体積流量単位 ■ 基準体積流量単位 ■ 質量流量単位 ■ 温度の単位 ■ 積算計 1~3 の単位 ■ 流速単位 ■ 検証結果 ■ 検証ステータス <p> 機器に1つ以上のアプリケーションパッケージがある場合、オプションの範囲が広がります。</p>
固定出力	
出力アセンブリ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 積算計 1~3 のリセットの作動 ■ 基準密度補正の作動 ■ 温度補正の作動 ■ 積算計 1~3 のリセット ■ 外部密度 ■ 密度単位 ■ 外部の温度 ■ 作動確認 ■ 検証開始
設定	
設定アセンブリ	<p>次に挙げているのは最も一般的な設定のみです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ソフトウェア書き込み保護 ■ 質量流量単位 ■ 質量単位 ■ 体積流量単位 ■ 体積単位 ■ 基準体積流量単位 ■ 基準体積単位 ■ 密度単位 ■ 基準密度単位 ■ 温度の単位 ■ 圧力単位 ■ 長さ ■ 積算計 1~3 : <ul style="list-style-type: none"> - Assignment - Unit - 測定モード - フェールセーフモード ■ アラーム遅延

PROFINET

プロトコル	「分散周辺機器および分散オートメーション用のアプリケーション層プロトコル」バージョン 2.3
適合クラス	B
通信タイプ	100 MBit/s
機器プロファイル	アプリケーションインターフェイス識別子 0xF600 汎用機器
製造者 ID	0x11
機器タイプ ID	0x843A

DD ファイル (GSD、DTM)	<p>情報およびファイルは以下から入手できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com 機器の製品ページから：ドキュメント/ソフトウェア → デバイスドライバー ▪ www.profibus.org
通信速度	自動 100 Mbit/s (全二重検出)
サイクル時間	8 ms ~
極性	自動極性 (クロスした TxD および RxD ペアの自動補正用)
対応する接続部	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x AR (アプリケーション関連) ▪ 1 x 入力 CR (通信関連) ▪ 1 x 出力 CR (通信関連) ▪ 1 x アラーム CR (通信関連)
機器の設定オプション	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 機器名 (最後の部分) を割り当てるための電子モジュールの DIP スイッチ ▪ 製造者固有のソフトウェア (FieldCare、DeviceCare) ▪ ウェブブラウザ ▪ 機器マスタファイル (GSD)、機器内蔵の Web サーバーを介して読取り可能
機器名の設定	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 機器名 (最後の部分) を割り当てるための電子モジュールの DIP スイッチ ▪ DCP プロトコル
出力値 (機器からオートメーションシステムへ)	<p>アナログ入力モジュール (スロット 1 ~ 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 体積流量 ▪ 質量流量 ▪ 基準体積流量 ▪ 流速 ▪ 導電率 ▪ 補正導電率 ▪ 温度 ▪ 電子モジュール温度 <p>ディスクリート入力モジュール (スロット 1 ~ 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 空検知 ▪ ローフローカットオフ <p>診断入力モジュール (スロット 1 ~ 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 最後の診断 ▪ 現在の診断 <p>積算計 1 ~ 3 (スロット 11 ~ 13)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 体積流量 ▪ 質量流量 ▪ 基準体積流量 <p>Heartbeat 検証モジュール (固定割り当て) 検証ステータス (スロット 17)</p>

入力値 (オートメーションシステムから機器へ)	アナログ出力モジュール (固定割り当て) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 外部密度 (スロット 14) ▪ 外部温度 (スロット 15) ディスクリット出力モジュール (固定割り当て) ポジティブゼロリターンの有効化/無効化 (スロット 16) 積算計 1 ~ 3 (スロット 11 ~ 13) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 積算計の開始 ▪ リセットとホールド ▪ プリセットとホールド ▪ 停止 ▪ 動作モードの設定 <ul style="list-style-type: none"> - 正味流量の積算 - 正方向流量の積算 - 逆方向流量の積算 Heartbeat 検証モジュール (固定割り当て) 検証開始 (スロット 17)
サポートされる機能	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 識別表示とメンテナンス 以下により機器識別が簡単： <ul style="list-style-type: none"> - 制御システム - 銘板 ▪ 測定値のステータス プロセス変数は測定値ステータスと共に通信されます。 ▪ 現場表示器を介した点滅機能により簡単な機器識別と割当てが実現

ソフトウェアオプションの管理

入出力値	プロセス変数	カテゴリ	スロット
出力値	質量流量	プロセス変数	1...10
	体積流量		
	基準体積流量		
	温度		
	導電率		
	補正導電率		
	電子モジュール温度		
	流速		
	現在の機器診断		
	前回の機器診断		
入出力値	積算計	積算計	11 ~ 13
入力値	外部密度	プロセス監視	14
	外部の温度		15
	流量の強制ゼロ出力		16
	検証ステータス	Heartbeat 検証 ¹⁾	17

1) 「Heartbeat」アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能


設定開始

<p>設定開始 (NSU)</p>	<p>設定開始が有効になった場合、主要な機器パラメータの設定がオートメーションシステムから取得され、使用されます。</p> <p>以下の設定がオートメーションシステムから取得されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 管理 <ul style="list-style-type: none"> - ソフトウェアリビジョン - 書き込み保護 ■ システムの単位 <ul style="list-style-type: none"> - 質量流量 - 質量 - 体積流量 - 容量 - 基準体積流量 - 基準体積 - 密度 - 温度 - 導電率 ■ センサの調整 ■ プロセスパラメータ <ul style="list-style-type: none"> - ダンピング (流量、導電率、温度) - 流量の強制ゼロ出力 - フィルタオプション ■ ローフローカットオフ <ul style="list-style-type: none"> - プロセス変数の割り当て - スイッチオン/スイッチオフポイント - プレッシャショックの排除 ■ 空検知 <ul style="list-style-type: none"> - プロセス変数の割り当て - リミット値 - 応答時間 ■ 外部補正 <ul style="list-style-type: none"> - 温度ソース - 密度ソース - 密度値 ■ 診断設定 ■ 各種診断情報の診断動作
-----------------------	---

電源

端子の割当て

概要：ハウジングの種類と接続の種類



A0019825

- A ハウジングの種類：一体型、塗装アルミダイカスト
- 1 接続の種類：4~20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力
- 1.1 信号伝送：パルス/周波数/スイッチ出力
- 1.2 信号伝送：4~20 mA HART
- 1.3 電源電圧
- 2 接続の種類：Modbus RS485、PROFIBUS DP
- 2.1 信号伝送
- 2.2 電源電圧
- 3 接続の種類：EtherNet/IP および PROFINET
- 3.1 信号伝送
- 3.2 電源電圧

変換器


接続の種類 4~20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力

「出力」のオーダーコード、オプション B

ハウジングの種類に応じて、変換器は端子または機器プラグ付きで注文できます。

オーダーコード 「ハウジング」の オーダーコード	使用可能な接続方法		オーダーコード 「電気接続」
	出力	電源	
オプション A	端子	端子	<ul style="list-style-type: none"> ■ オプション A : グランド M20x1 ■ オプション B : ネジ M20x1 ■ オプション C : ネジ G ½" ■ オプション D : ネジ NPT ½"
オプション A	機器プラグ → 図 26	端子	<ul style="list-style-type: none"> ■ オプション L : プラグ M12x1 + ネジ NPT ½" ■ オプション N : プラグ M12x1 + カップリング M20 ■ オプション P : プラグ M12x1 + ネジ G ½" ■ オプション U : プラグ M12x1 + ネジ M20
オプション A	機器プラグ → 図 26	機器プラグ → 図 26	オプション Q : 2 x プラグ M12x1

「ハウジング」のオーダーコード：
オプション A : 一体型、塗装アルミダイカスト



A0016888

図 2 端子の割当て 4~20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力付き

- 1 電源 : DC 24 V
- 2 出力 1 : 4~20 mA HART (アクティブ)
- 3 出力 2 : パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)

オーダーコード 「出力」のオーダーコード	端子番号					
	電源		出力 1		出力 2	
	2 (L-)	1 (L+)	27 (-)	26 (+)	25 (-)	24 (+)
オプション B	DC 24 V		4~20 mA HART (アクティブ)		パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)	

「出力」のオーダーコード：
オプション B : 4~20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力付き

PROFIBUS DP 接続バージョン


 非危険場所および Zone 2/Div. 2 用

「出力」のオーダーコード、オプション L

ハウジングの種類に応じて、変換器は端子または機器プラグ付きで注文できます。

オーダーコード 「ハウジング」の オーダーコード	使用可能な接続方法		オーダーコード 「電気接続」
	出力	電源	
オプション A	端子	端子	<ul style="list-style-type: none"> ■ オプション A : グランド M20x1 ■ オプション B : ネジ M20x1 ■ オプション C : ネジ G ½" ■ オプション D : ネジ NPT ½"
オプション A	機器プラグ → 図 26	端子	<ul style="list-style-type: none"> ■ オプション L : プラグ M12x1 + ネジ NPT ½" ■ オプション N : プラグ M12x1 + カップリング M20 ■ オプション P : プラグ M12x1 + ネジ G ½" ■ オプション U : プラグ M12x1 + ネジ M20
オプション A	機器プラグ → 図 26	機器プラグ → 図 26	オプション Q : 2 x プラグ M12x1

「ハウジング」のオーダーコード：
オプション A : 一体型、塗装アルミダイカスト



A0022716

図 3 PROFIBUS DP 端子の割当て

- 1 電源 : DC 24 V
- 2 PROFIBUS DP

オーダーコード 「出力」のオーダーコード	端子番号			
	電源		出力	
	2 (L-)	1 (L+)	26 (RxD/TxD-P)	27 (RxD/TxD-N)
オプション L	DC 24 V		B	A


「出力」のオーダーコード：
オプション L : PROFIBUS DP、非危険場所および Zone 2/div. 2 用

Modbus RS485 接続

「出力」のオーダーコード、オプション **M**

ハウジングの種類に応じて、変換器は端子または機器プラグ付きで注文できます。

オーダーコード 「ハウジング」の オーダーコード	使用可能な接続方法		オーダーコード 「電気接続」
	出力	電源	
オプション A	端子	端子	<ul style="list-style-type: none"> ■ オプション A: グランド M20x1 ■ オプション B: ネジ M20x1 ■ オプション C: ネジ G ½" ■ オプション D: ネジ NPT ½"
オプション A	機器プラグ → 図 26	端子	<ul style="list-style-type: none"> ■ オプション L: プラグ M12x1 + ネジ NPT ½" ■ オプション N: プラグ M12x1 + カップリング M20 ■ オプション P: プラグ M12x1 + ネジ G ½" ■ オプション U: プラグ M12x1 + ネジ M20
オプション A	機器プラグ → 図 26	機器プラグ → 図 26	オプション Q : 2 x プラグ M12x1
「ハウジング」のオーダーコード： オプション A : 一体型、塗装アルミダイカスト			



A0019528

図 4 Modbus RS485 端子の割当て

- 1 電源 : DC 24 V
- 2 Modbus RS485

オーダーコード 「出力」のオーダーコード	端子番号			
	電源		出力	
	2 (L-)	1 (L+)	27 (B)	26 (A)
オプション M	DC 24 V		Modbus RS485	
「出力」のオーダーコード： オプション M : Modbus RS485				


EtherNet/IP 接続

「出力」のオーダーコード、オプション **N**

ハウジングの種類に応じて、変換器は端子または機器プラグ付きで注文できます。

オーダーコード 「ハウジング」の オーダーコード	使用可能な接続方法		オーダーコード 「電気接続」
	出力	電源	
オプション A	機器プラグ → ㉔ 26	端子	<ul style="list-style-type: none"> ■ オプション L: プラグ M12x1 + ネジ NPT ½" ■ オプション N: プラグ M12x1 + カップリング M20 ■ オプション P: プラグ M12x1 + ネジ G ½" ■ オプション U: プラグ M12x1 + ネジ M20
オプション A	機器プラグ → ㉔ 26	機器プラグ → ㉔ 26	オプション Q : 2 x プラグ M12x1

「ハウジング」のオーダーコード：
オプション **A**: 一体型、塗装アルミダイカスト



A0017054

㉔ 5 EtherNet/IP 端子の割当て

- 1 電源: DC 24 V
- 2 EtherNet/IP

オーダーコード 「出力」のオーダーコード	端子番号		出力 機器プラグ M12x1
	電源 2 (L-)	1 (L+)	
オプション N	DC 24 V		EtherNet/IP

「出力」のオーダーコード：
オプション **N**: EtherNet/IP

PROFINET 接続

「出力」のオーダーコード、オプション R

ハウジングの種類に応じて、変換器は端子または機器プラグ付きで注文できます。

オーダーコード 「ハウジング」の オーダーコード	使用可能な接続方法		オーダーコード 「電気接続」
	出力	電源	
オプション A	機器プラグ → 26	端子	<ul style="list-style-type: none"> ■ オプション L: プラグ M12x1 + ネジ NPT ½" ■ オプション N: プラグ M12x1 + カップリング M20 ■ オプション P: プラグ M12x1 + ネジ G ½" ■ オプション U: プラグ M12x1 + ネジ M20
オプション A	機器プラグ → 26	機器プラグ → 26	オプション Q: 2 x プラグ M12x1

「ハウジング」のオーダーコード：
オプション A: 一体型、塗装アルミダイカスト




図 6 PROFINET 端子の割当て

- 1 電源: DC 24 V
- 2 PROFINET

オーダーコード 「出力」のオーダーコード	端子番号		出力 機器プラグ M12x1
	電源 2 (L-)	1 (L+)	
オプション R	DC 24 V		PROFINET

「出力」のオーダーコード：
オプション R: PROFINET

機器プラグのピンの割当て

- i** M12x1 コネクタのオーダーコードについては、「電気接続のオーダーコード」列を参照してください。
- 4 ~ 20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力 → 22
 - PROFIBUS DP → 23
 - Modbus RS485 → 24
 - EtherNet/IP → 25
 - PROFINET → 26

電源電圧

すべての接続バージョンの場合（機器側）

ピン	割当て	
	電源	出力
1	L+	DC 24 V
2		未使用
3		未使用
4	L-	DC 24 V

	5		接地/シールド
	コード		プラグ/ソケット
	A		プラグ

- i** ソケットとして以下を推奨します。
- Binder、763 シリーズ、品番 79 3440 35 05
 - または：Phoenix 品番 1669767 SAC-5P-M12MS
 - 「出力」のオーダーコード、オプション **B** の場合：4~20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力
 - 「出力」のオーダーコード、オプション **N** の場合：EtherNet/IP
 - 防爆区域で機器を使用する場合：適切な認証を取得したソケットを使用してください。

4 ~ 20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力付き

信号伝送用の機器プラグ（機器側）

	ピン		割当て
	1	+	4~20 mA HART (アクティブ)
	2	-	4~20 mA HART (アクティブ)
	3	+	パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
	4	-	パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
	5		接地/シールド
	コード		プラグ/ソケット
A		ソケット	

- i**
- 推奨のプラグ：Binder、763 シリーズ、品番 79 3439 12 05
 - 危険場所で機器を使用する場合、適切な認証を取得したプラグを使用してください。

PROFIBUS DP


- i** 非危険場所および Zone 2/Div. 2 用

信号伝送用の機器プラグ（機器側）

	ピン		割当て
	1		未使用
	2	A	PROFIBUS DP
	3		未使用
	4	B	PROFIBUS DP
	5		接地/シールド
	コード		プラグ/ソケット
B		ソケット	


- i**
- 推奨のプラグ：Binder、763 シリーズ、品番 79 4449 20 05
 - 危険場所で機器を使用する場合、適切な認証を取得したプラグを使用してください。

MODBUS RS485**信号伝送用の機器プラグ（機器側）**

	ピン	割当て	
	1		未使用
	2	A	Modbus RS485
	3		未使用
	4	B	Modbus RS485
	5		接地/シールド
コード	プラグ/ソケット		
B	ソケット		


- i** 推奨のプラグ：Binder、763 シリーズ、品番 79 4449 20 05
 ■ 危険場所で機器を使用する場合、適切な認証を取得したプラグを使用してください。

EtherNet/IP**信号伝送用の機器プラグ（機器側）**

	ピン	割当て	
	1	+	Tx
	2	+	Rx
	3	-	Tx
	4	-	Rx
	コード	プラグ/ソケット	
D	ソケット		

- i** 推奨のプラグ：
 ■ Binder、763 シリーズ、品番 99 3729 810 04
 ■ Phoenix、品番 1543223 SACC-M12MSD-4Q
 ■ 危険場所で機器を使用する場合、適切な認証を取得したプラグを使用してください。

PROFINET**信号伝送用の機器プラグ（機器側）**

	ピン	割当て	
	1	+	TD +
	2	+	RD +
	3	-	TD -
	4	-	RD -
	コード	プラグ/ソケット	
D	ソケット		

- i** 推奨のプラグ：
 ■ Binder、763 シリーズ、品番 99 3729 810 04
 ■ Phoenix、品番 1543223 SACC-M12MSD-4Q
 ■ 危険場所で機器を使用する場合、適切な認証を取得したプラグを使用してください。

電源電圧

電源を試験して、電源が安全要件（PELV、SELV など）を満たすことを確認する必要があります。

変換器

すべての通信タイプを備えた機器の場合：DC 20～30 V

消費電力

変換器

「出力」のオーダーコード	最大消費電力
オプション B : 4~20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力付き	3.5 W
オプション L : PROFIBUS DP	3.5 W
オプション M : Modbus RS485	3.5 W
オプション N : EtherNet/IP	3.5 W
オプション R : PROFINET	3.5 W

消費電流

変換器


「出力」のオーダーコード	最大消費電流	最大電源投入時の突入電流：
オプション B : 4~20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力	145 mA	18 A (< 0.125 ms)
オプション L : PROFIBUS DP	145 mA	18 A (< 0.125 ms)
オプション M : Modbus RS485	90 mA	10 A (< 0.8 ms)
オプション N : EtherNet/IP	145 mA	18 A (< 0.125 ms)
オプション R : PROFINET	145 mA	18 A (< 0.125 ms)

電源障害

- 積算計は測定された最後の有効値で停止します。
- 機器の種類に応じて、設定は機器メモリまたはプラグインメモリ (HistoROM DAT) に保持されます。
- プラグインメモリ (HistoROM DAT) に設定が保持されます。
- エラーメッセージ (総稼働時間を含む) が保存されます。

電気接続

変換器の接続




- A ハウジングの種類：一体型、塗装アルミダイカスト
- 1 信号伝送用の電線管接続口または機器プラグ
- 2 電源用の電線管接続口または機器プラグ

- 端子の割当て → 21
- ピンの割当て、機器プラグ → 26

- コネクタ付きの機器の場合、信号ケーブルまたは電源ケーブルを接続するために変換器ハウジングを開ける必要はありません。

接続例

電流出力 4~20 mA HART




A0016800

図 7 4~20 mA HART 電流出力 (アクティブ) の接続例

- 1 オートメーションシステム、電流入力付き (例: PLC)
- 2 ケーブルシールド、ケーブル仕様を参照
- 3 HART 操作機器用の接続
- 4 HART 通信用抵抗 ($\geq 250 \Omega$): 最大負荷に注意
- 5 アナログ表示器: 最大負荷に注意
- 6 変換器

パルス/周波数出力




A0016801

図 8 パルス/周波数出力 (パッシブ) の接続例

- 1 オートメーションシステム、パルス/周波数入力付き (例: PLC)
- 2 電源
- 3 変換器: 入力値に注意 → 10

スイッチ出力




A0016802

図 9 スイッチ出力 (パッシブ) の接続例

- 1 オートメーションシステム、スイッチ入力付き (例: PLC)
- 2 電源
- 3 変換器: 入力値に注意

PROFIBUS DP




A0021429

図 10 PROFIBUS DP（非危険場所および Zone 2/Div. 2 用）の接続例

- 1 制御システム（例：PLC）
- 2 ケーブルシールド：EMC 要件を満たすために、ケーブルシールドの両端を接地してケーブル仕様に従ってください。
- 3 変換器

i 通信速度が 1.5 MBaud を上回る場合、EMC 電線管接続口を使用する必要があり、ケーブルシールドができるだけ端子まで延びている必要があります。

Modbus RS485




A0016803

図 11 Modbus RS485（非危険場所および Zone 2/Div. 2 用）の接続例

- 1 制御システム（例：PLC）
- 2 ケーブルシールド：EMC 要件を満たすために、ケーブルシールドの両端を接地してケーブル仕様に従ってください。
- 3 分配ボックス
- 4 変換器

EtherNet/IP




A0016805

図 12 EtherNet/IP の接続例

- 1 制御システム (例: PLC)
- 2 Ethernet スイッチ
- 3 ケーブル仕様を参照
- 4 機器プラグ
- 5 変換器

PROFINET




A0016805

図 13 PROFINET の接続ケーブル

- 1 制御システム (例: PLC)
- 2 Ethernet スイッチ
- 3 ケーブル仕様を参照
- 4 コネクタ
- 5 変換器


HART 入力



A0019828

図 14 電流入力 (アクティブ) を介した HART 入力 (バーストモード) の接続例

- 1 ケーブルシールド、ケーブル仕様を参照
- 2 HART 通信用抵抗 ($\geq 250 \Omega$): 最大負荷に注意
- 3 HART 操作機器用の接続
- 4 アナログ表示器
- 5 変換器
- 6 外部測定変数用センサ



A0019830

図 15 電流入力（アクティブ）を介した HART 入力（マスタモード）の接続例

- 1 オートメーションシステム、電流入力付き（例：PLC）。
必須条件：HART コマンド 113 および 114 を処理可能な HART バージョン 6 対応のオートメーションシステム。
- 2 ケーブルシールド、ケーブル仕様を参照
- 3 HART 通信用抵抗 ($\geq 250 \Omega$)：最大負荷に注意
- 4 HART 操作機器用の接続
- 5 アナログ表示器
- 6 変換器
- 7 外部測定変数用センサ

電位平衡

要件


正確に測定できるよう、以下の点を考慮してください。

- 流体とセンサの電位が同じであること
- 接地要件
- 配管の材質と接地

 危険場所で機器を使用する場合、防爆関連資料のガイドラインに従ってください (XA)。

接続例、標準的な状況

接地した金属配管



A0016315

図 16 計測チューブを介した電位平衡

特殊な状況での接続例

ライニングのない、接地されていない金属製配管

この接続方法は、以下の状況でも適用されます。

- 一般的でない電位平衡が行なわれる場合
- 等化電流がある場合

接地ケーブル	銅線、最低 6 mm^2 (0.0093 in^2)
--------	--




図 17 接地端子および配管フランジを介した電位平衡

取付時の注意点：

- 接地ケーブルを介して両方のセンサフランジを配管フランジに接続し、接地します。
- 変換器またはセンサの接続ハウジングは、該当する場合は専用の接地端子を介して接地電位に接続します。接地ケーブルを取り付けるため：
 - 呼び口径 ≤ 300 mm (12") の場合：接地ケーブルを直接、センサの導電性のあるフランジコーティングにフランジねじで取り付けます。
 - 呼び口径 ≥ 350 mm (14") の場合：接地ケーブルを直接、運搬用金属ブラケットに取り付けます。

i エンドレスハウザー社では必要な接地ケーブルを用意していますので、お問い合わせください。

プラスチック配管または絶縁ライニング付きの配管

この接続方法は、以下の状況でも適用されます。

- 一般的でない電位平衡が行なわれる場合
- 等化電流がある場合

接地ケーブル	銅線、最低 6 mm ² (0.0093 in ²)
--------	---




図 18 接地端子およびアースリングを介した電位平衡

取付時の注意点：

アースリングは接地ケーブルを介して接地端子に接続し、接地電位に接続する必要があります。


i Endress+Hauser では接地ケーブルおよびアースリングを用意していますので、お問い合わせください → 図 63。

カソード保護

以下の 2 つの条件に合う場合のみ、この接続方法を採用できます。

- ライニングのない金属配管、または導電性ライニング付きの配管
- 個人保護装置にカソード保護が含まれる場合

接地ケーブル	銅線、最低 6 mm ² (0.0093 in ²)
--------	---



A0016319

取付時の注意点：

電氣的に絶縁された状態になるよう、センサを配管に取り付けます。

 エンドレスハウザー社では必要な接地ケーブルを用意していますので、お問い合わせください。

端子

変換器

スプリング端子、ケーブル断面積 0.5~2.5 mm² (20~14 AWG)

電線管接続口

- ケーブルグランド：M20 × 1.5 使用ケーブル φ6~12 mm (0.24~0.47 in)
- 電線管接続口用ねじ：
 - NPT 1/2"
 - G 1/2"
 - M20

ケーブル仕様

許容温度範囲

- -40 °C (-40 °F)~+80 °C (+176 °F)
- 最低要件：ケーブル温度範囲 ≥ 周囲温度 +20 K

電源ケーブル

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

信号ケーブル

電流出力

4~20 mA HART 用：シールドケーブルを推奨。プラントの接地コンセプトに従ってください。

パルス/周波数/スイッチ出力

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

PROFIBUS DP

IEC 61158 規格では、あらゆる伝送速度で使用可能なバスライン用に 2 つのケーブルタイプ (A および B) が指定されています。ケーブルタイプ A が推奨です。

ケーブルタイプ	A
特性インピーダンス	135~165 Ω、測定周波数 3~20 MHz 時
ケーブル静電容量	<30 pF/m
ケーブル断面	>0.34 mm ² (22 AWG)
ケーブルタイプ	ツイストペア
ループ抵抗	≤110 Ω/km
信号ダンピング	ケーブル断面積の全長にわたって最大 9 dB
シールド	銅編組シールドまたはフォイルシールド付き編組シールド。ケーブルシールドを接地する場合は、プラントの接地コンセプトに注意してください。

Modbus RS485

EIA/TIA-485 規格では、あらゆる伝送速度で使用可能なバスライン用に 2 つのケーブルタイプ (A および B) が指定されています。ケーブルタイプ A が推奨です。

ケーブルタイプ	A
特性インピーダンス	135~165 Ω、測定周波数 3~20 MHz 時
ケーブル静電容量	<30 pF/m
ケーブル断面	>0.34 mm ² (22 AWG)
ケーブルタイプ	ツイストペア
ループ抵抗	≤110 Ω/km
信号ダンピング	ケーブル断面積の全長にわたって最大 9 dB
シールド	銅編組シールドまたはフォイルシールド付き編組シールド。ケーブルシールドを接地する場合は、プラントの接地コンセプトに注意してください。

EtherNet/IP

ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Annex 規格では、CAT 5 が EtherNet/IP で使用可能なケーブルの最低カテゴリに指定されています。CAT 5e および CAT 6 が推奨です。



EtherNet/IP ネットワークのプランニングおよび設置に関する詳細については、ODVA 協会の「Media Planning and Installation Manual Ethernet/IP」を参照してください。

PROFINET

IEC 61156-6 規格により、PROFINET に使用するケーブルの最低カテゴリとして CAT 5 が規定されます。CAT 5e および CAT 6 が推奨です。



PROFINET ネットワークのプランニングおよび設置に関する詳細については、PROFINET の「PROFINET Cabling and Interconnection Technology」ガイドを参照してください。

性能特性

基準動作条件

DIN EN 29104 に準拠

- 流体温度：+28 ± 2 °C (+82 ± 4 °F)
- 周囲温度：+22 ± 2 °C (+72 ± 4 °F)
- ウォームアップ時間：30 min

設置

- 上流側直管長 > 10 × 呼び口径
- 下流側直管長 > 5 × 呼び口径
- センサおよび変換器を接地のこと
- センサが配管中心部に位置するよう設置すること



測定範囲を計算するには、「アプリケーション」のサイジング用ツールを使用してください。
→ 64

最大測定誤差

基準動作条件下での誤差範囲


o.r. = 読み値

体積流量

- ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
- オプション：±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)



仕様の範囲内では電源電圧変動の影響なし



A0005531

図 19 最大測定誤差 (%) o.r.

導電率

最大測定誤差仕様なし

出力の精度

i アナログ出力の場合、出力精度を測定誤差に考慮しなければなりません。これに対して、フィールドバス出力の場合は、出力精度を考慮する必要はありません（例：Modbus RS485、EtherNet/IP）。

出力の精度仕様は、以下の通りです。

電流出力

精度	最大 $\pm 5 \mu\text{A}$
----	------------------------

パルス/周波数出力

o.r. = 読み値

精度	最大 $\pm 50 \text{ ppm o.r.}$ (周囲温度範囲全体にわたって)
----	--

繰返し性

o.r. = 読み値

体積流量

最大 $\pm 0.1 \% \text{ o.r.} \pm 0.5 \text{ mm/s}$ (0.02 in/s)

導電率

最大 $\pm 5 \% \text{ o.r.}$

温度測定応答時間

$T_{90} < 15 \text{ 秒}$

周囲温度の影響

電流出力

o.r. = 読み値

温度係数	最大 $\pm 0.005 \% \text{ o.r./}^\circ\text{C}$
------	---


パルス/周波数出力

温度係数	付加的な影響はありません。精度に含まれます。
------	------------------------

設置

サポートのような特別な設置は不要です。外部から本機器に加わる力は、機器の構造により吸収されます。

取付位置



A0023343

垂直配管に設置することを推奨します。また、隣接する配管エルボとの間に十分な距離を確保してください。 $h \geq 2 \times$ 呼び口径


計測チューブ内の気泡溜まりによる測定エラーを防止するため、以下の配管位置には取付けしないでください。

- 配管の最も高い位置
- 下り方向垂直配管の開放出口の直前

下り配管への設置

長さ $h \geq 5 \text{ m}$ (16.4 ft) の垂直配管では、センサ下流側に通気弁付きのサイフォンを取り付けます。この対策によって、圧力の低下や、結果として生じる計測チューブの損傷が避けられます。この措置によりシステムの劣化も防止できます。

i 部分真空に対するライニングの耐久性の詳細については、を参照してください。




A0017064

図 20 下向きの配管への設置

- 1 通気弁
- 2 配管サイフォン
- h 下向きの配管の長さ

部分的に満管となる配管への設置

勾配のある、部分的に満管となる配管には、ドレン型の取付が必要です。空検知機能 (EPD) で空/部分的に空の状態を検知することにより安全性がさらに高まります。




A0017063

取付方向

センサの型式銘板に表示された矢印の方向が、流れ方向（配管を流れる測定物の方向）に従ってセンサを取り付ける際に役立ちます。


適切な取付方向にすることにより、計測チューブ内の気泡、空気溜まり、堆積物の発生を防止できます。

本機器には空検知機能も装備されているため、気体が発生する流体またはプロセス圧力が変動する場合に、部分的に満たされた状態の計測チューブを検知できます。

垂直取付

A0015591

自己排出配管システムおよび空検知機能と組み合わせて使用するのに最適です。

水平取付


A0016260

- 1 EPD 電極（空検知用）
- 2 測定電極（信号検知用）
- 3 基準電極（電位平衡用）

- i** 測定電極面は水平でなければなりません。それによって、電極間に気泡が混入して絶縁状態になるのを防ぎます。
- 変換器ハウジングが上向きの場合のみ空検知機能が作動します。上向きでない場合は、空または一部が満たされた計測チューブに対する空検知機能を保証できません。

上流側/下流側直管長

可能であれば、バルブ、ティー、エルボなどの継手より上流側にセンサ取り付けてください。精度仕様を満たすため、以下の上流側/下流側直管長を順守してください。



A0016275


アダプタの使用

DIN EN 545 に準拠したアダプタ（レデューサおよびエキスパンダ）を使用することで、より大口径の配管への接続が可能です。これにより、流速を高めて高精度の測定を行うことができます。

アダプタによって生じる圧力損失は、以下のノモグラムを用いて算出できます。

- 内外径比： d/D を計算します。
- ノモグラムから、流速（レデューサの下流）と d/D 比率の関数としての圧力損失を読み取ってください。

i このノモグラムは水と同程度の粘度の液体に適用されます。



A0016359

環境

周囲温度範囲

変換器	-40~+60 °C (-40~+140 °F)
現場表示器	-20~+60 °C (-4~+140 °F)、温度が許容温度範囲外の場合、表示部の視認性が悪化する可能性があります。
センサ	プロセス接続材質、炭素鋼：-10~+60 °C (+14~+140 °F)
ライニング	ライニングの許容温度範囲を超過/下回らないようにしてください。

屋外で使用する場合：

- 本機器は日陰に設置してください。
- 特に高温地域では直射日光は避けてください。
- 気象条件下に直接さらさないでください。

温度表

危険場所で本機器を使用する場合は、許容される周囲温度と流体温度の間に次のような相互依存性があります。(TIIS 以外に適用)

Ex nA、cCSA_{US} NI

SI 単位

T _a [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
30	50	95	130	150	150	150
50	-	95	130	150	150	150
60	-	95	110	110	110	110

US 単位

T _a [°F]	T6 [185 °F]	T5 [212 °F]	T4 [275 °F]	T3 [392 °F]	T2 [572 °F]	T1 [842 °F]
86	122	203	266	302	302	302
122	-	203	266	302	302	302
140	-	203	230	230	230	230

保管温度

変換器とその測定センサの動作温度範囲は、保管温度の範囲と一致しています。→ 40

- 機器を保管している間、表面温度が許容限界を越えることがないように直射日光にさらさないようにしてください。
- カビや細菌の発生によりライニングが損傷する恐れがあるため、機器内に湿気が溜まらない保管場所を選定してください。
- 保護キャップまたは保護カバーが取り付けられている場合は、絶対に機器取付の前に外さないでください。

保護等級

変換器とセンサ

- 標準：IP66/67、タイプ 4Xハウジング
- ハウジング開放時：IP20、タイプ 1ハウジング
- 表示モジュール：IP20、タイプ 1ハウジング

耐衝撃性

IEC/EN 60068-2-31 に準拠

耐振動性

加速度 最大 2 g (IEC 60068-2-6 に基づく)

機械的負荷

- 衝撃や打撃などの機械的な影響に対して変換器ハウジングを保護してください。
- 絶対に、変換器ハウジングを踏み台や足場として使用しないでください。


電磁適合性 (EMC)

- 通信プロトコルに応じて：
 - HART、PROFIBUS DP、Modbus RS485、EtherNet/IP：IEC/EN 61326 および NAMUR 推奨 21 (NE 21) に準拠
 - PROFINET：IEC/EN 61326 に準拠
 - EN 55011 (クラス A) 準拠の工業用放射限度に適合
 - PROFIBUS DP 機器バージョン：EN 50170 Volume 2, IEC 61784 準拠の工業用放射限度に適合
-  PROFIBUS DP には以下を適用：通信速度が 1.5 MBaud を上回る場合、EMC 電線管接続口を使用する必要があり、ケーブルシールドができるだけ端子まで延びている必要があります。
-  詳細については、適合宣言を参照してください。

プロセス

流体温度範囲

-10~+110 °C (-4~+230 °F)



A0022937

T_A 周囲温度範囲

T_F 流体温度


導電率

≥ 5 μS/cm : 一般的な液体の場合

圧力温度曲線

次の圧力温度曲線は、プロセス接続だけでなく機器全体に関するものです。


プロセス接続 : EN 1092-1 (DIN 2501) 準拠のフランジ



A0022938-JA

図 21 プロセス接続材質 : 炭素鋼 FE410WB/S235JR2


プロセス接続：ASME B16.5 準拠のフランジ



A0022939-JA

図 22 プロセス接続材質：炭素鋼 A105

プロセス接続：JIS B2220 準拠のフランジ



A0022940-JA

図 23 プロセス接続材質：炭素鋼 A105, A350LF2

耐圧力特性

「-」 = 仕様規定不可

ライニング：PTFE

呼び口径		流体温度別の絶対圧力のリミット値 [kPa] ([psi]) :			
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+80 °C (+176 °F)	+100 °C (+212 °F)	+110 °C (+230 °F)
15	½	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1.45)
25	1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1.45)
32	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1.45)
40	1 ½	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1.45)
50	2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1.45)
65	-	0 (0)	-	40 (0.58)	130 (1.89)
80	3	0 (0)	-	40 (0.58)	130 (1.89)
100	4	0 (0)	-	135 (1.96)	170 (2.47)
125	-	135 (1.96)	-	240 (3.48)	385 (5.58)
150	6	135 (1.96)	-	240 (3.48)	385 (5.58)
200	8	200 (2.90)	-	290 (4.21)	410 (5.95)

呼び口径		流体温度別の絶対圧力のリミット値 [kPa] ([psi]) :			
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+80 °C (+176 °F)	+100 °C (+212 °F)	+110 °C (+230 °F)
250	10	330 (4.79)	-	400 (5.80)	530 (7.69)
300	12	400 (5.80)	-	500 (7.25)	630 (9.14)
350	14	470 (6.82)	-	600 (8.70)	730 (10.6)
400	16	540 (7.83)	-	670 (9.72)	800 (11.6)
450	18	負圧は許容されません。			
500	20				
600	24				

流量制限

センサ呼び口径は配管の口径と流量で決まります。最適な流速は 2~3 m/s (6.56~9.84 ft/s) です。流速 (v) は流体の物理的特性に合わせてください。

- $v < 2$ m/s (6.56 ft/s) : 研磨性のある測定物の場合 (例: 陶土、石灰乳、鉍石スラリー)
- $v > 2$ m/s (6.56 ft/s) : 付着物が発生する測定物の場合 (例: 汚泥)


i センサの呼び口径を小さくすると、必要な流速の増加が可能です。

i 測定範囲のフルスケール値の概要については、「測定範囲」セクションを参照してください。
→ ㉟ 7

圧力損失

- センサ呼び口径が配管と同じであれば、圧力損失は発生しません。
- DIN EN 545 に準拠したアダプタ (レデューサ、エキスパンダ) を使用する場合は、圧力損失が発生します → ㉟ 39。

使用圧力



A0015594

圧力低下の恐れと、それに伴う計測チューブの損傷を防ぐために、本センサをポンプの負圧側に絶対に取り付けないでください。


i また、往復ポンプ、ダイヤフラムポンプ、あるいは蠕動式ポンプを使用する場合は、パルスダンパーを取り付けてください。

- 部分真空に対するライニングの耐久性の詳細については、→ ㉟ 43 を参照してください。
- 計測システムの耐衝撃性の詳細については、→ ㉟ 41 を参照してください。
- 計測システムの耐振動性の詳細については、→ ㉟ 41 を参照してください。

振動

振動が激しい場合は、配管やセンサを支持・固定する必要があります。

- 計測システムの耐衝撃性の詳細については、→ ㉟ 41 を参照してください。
- 計測システムの耐振動性の詳細については、→ ㉟ 41 を参照してください。



A0016266


㉟ 24 機器振動の防止対策 (L > 10 m (33 ft))

構造

外形寸法

一体型


「ハウジング」のオーダーコード、オプション A 「一体型、塗装アルミダイカスト」



A0019491

呼び口径 [mm]	L ¹⁾ [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E ²⁾ [mm]	F [mm]	G ²⁾ [mm]	H [mm]	K [mm]
15	200	136	147.5	93.5	54	197	84	281	120	94
25	200	136	147.5	93.5	54	197	84	281	120	94
32	200	136	147.5	93.5	54	197	84	281	120	94
40	200	136	147.5	93.5	54	197	84	281	120	94
50	200	136	147.5	93.5	54	197	84	281	120	94
65	200	136	147.5	93.5	54	222	109	331	180	94
80	200	136	147.5	93.5	54	222	109	331	180	94
100	250	136	147.5	93.5	54	222	109	331	180	94
125	250	136	147.5	93.5	54	262	150	412	260	140
150	300	136	147.5	93.5	54	262	150	412	260	140
200	350	136	147.5	93.5	54	287	180	467	324	156
250	450	136	147.5	93.5	54	312	205	517	400	166
300	500	136	147.5	93.5	54	337	230	567	460	166

- 1) 選択した圧力定格にかかわらず、長さ (L) は常に同じです。
- 2) 表示部を使用する場合、「ディスプレイ ; 操作」のオーダーコード、オプション B : 値 + 28 mm



A0023368

呼び口径 [mm]	L ¹⁾ [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E ²⁾ [mm]	G [mm]
350	550	136	147.5	93.5	54	399	290
400	600	136	147.5	93.5	54	425	290
450	600	136	147.5	93.5	54	450	290
500	600	136	147.5	93.5	54	476	290
600	600	136	147.5	93.5	54	528	290


- 1) 選択した圧力定格にかかわらず、長さ (L) は常に同じです。
- 2) 表示部を使用する場合、「ディスプレイ ; 操作」のオーダーコード、オプション B : 値 + 28 mm

呼び口径 [mm]	E ¹⁾ (以下の圧力定格の場合)				H (以下の圧力定格の場合)			
	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	ASME [mm]	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	ASME [mm]
350	644	651	659	665	490	505	520	533
400	695	707	715	723	540	565	580	597
450	747	757	770	767	595	615	640	635
500	798	811	833	825	645	670	715	699
600	905	918	948	934	755	780	840	813

- 1) 表示部を使用する場合、「ディスプレイ ; 操作」のオーダーコード、オプション B : 値 + 28 mm

アクセサリ

フランジ接続用のアースリング



A0003221


呼び口径 ¹⁾ EN (DIN)、JIS [mm]	A PTFE [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	t [mm]
15	16	43	61.5	73	6.5	2
25	26	62	77.5	87.5	6.5	2
32	35	80	87.5	94.5	6.5	2
40	41	82	101	103	6.5	2
50	52	101	115.5	108	6.5	2
65	68	121	131.5	118	6.5	2
80	80	131	154.5	135	6.5	2
100	104	156	186.5	153	6.5	2
125	130	187	206.5	160	6.5	2
150	158	217	256	184	6.5	2
200	206	267	288	205	6.5	2
250	260	328	359	240	6.5	2
300 ²⁾	312	375	413	273	6.5	2
300 ³⁾	310	375	404	268	6.5	2
350 ²⁾	343	433	479	365	9.0	2
400 ²⁾	393	480	542	395	9.0	2
450 ²⁾	439	538	583	417	9.0	2
500 ²⁾	493	592	650	460	9.0	2
600 ²⁾	593	693	766	522	9.0	2

- 1) アースリング 15~250 mm (½~10") は使用可能なすべてのフランジ規格/圧力仕様に対応します。
- 2) PN 10/16
- 3) JIS 10K/20K

外形寸法

一体型

「ハウジング」のオーダーコード、オプション A「一体型、塗装アルミダイカスト」




A0019491

呼び口径 [in]	L ¹⁾ [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E ²⁾ [in]	F [in]	G ²⁾ [in]	H [in]	K [in]
½	7.87	5.35	5.81	3.68	2.13	7.76	3.31	11.1	4.72	3.70
1	7.87	5.35	5.81	3.68	2.13	7.76	3.31	11.1	4.72	3.70
1 ½	7.87	5.35	5.81	3.68	2.13	7.76	3.31	11.1	4.72	3.70
2	7.87	5.35	5.81	3.68	2.13	7.76	3.31	11.1	4.72	3.70
3	7.87	5.35	5.81	3.68	2.13	8.74	4.29	13.0	7.09	3.70
4	9.84	5.35	5.81	3.68	2.13	8.74	4.29	13.0	7.09	3.70
6	11.8	5.35	5.81	3.68	2.13	10.3	5.91	16.2	10.2	5.51
8	13.8	5.35	5.81	3.68	2.13	11.3	7.09	18.4	12.8	6.14
10	17.7	5.35	5.81	3.68	2.13	12.3	8.07	20.4	15.8	6.54
12	19.7	5.35	5.81	3.68	2.13	13.3	9.06	22.3	18.1	6.54

1) 選択した圧力定格にかかわらず、長さ (L) は常に同じです。

2) 表示部を使用する場合、「ディスプレイ ; 操作」のオーダーコード、オプション B : 値 + 1.1 in



A0023368

呼び口径 [in]	L ¹⁾ [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E ²⁾ [in]	G [in]
14	21.6	5.35	5.81	3.68	2.13	15.7	11.4
16	23.6	5.35	5.81	3.68	2.13	16.7	11.4
18	23.6	5.35	5.81	3.68	2.13	17.7	11.4
20	23.6	5.35	5.81	3.68	2.13	18.7	11.4
24	23.6	5.35	5.81	3.68	2.13	20.8	11.4


- 1) 選択した圧力定格にかかわらず、長さ (L) は常に同じです。
- 2) 表示部を使用する場合、「ディスプレイ ; 操作」のオーダーコード、オプション B : 値 + 1.1 in

呼び口径 [in]	E ¹⁾ (以下の圧力定格の場合)				H (以下の圧力定格の場合)			
	PN 6 [in]	PN 10 [in]	PN 16 [in]	ASME [in]	PN 6 [in]	PN 10 [in]	PN 16 [in]	ASME [in]
14	25.4	25.6	25.9	26.2	19.3	19.9	20.5	21.0
16	27.4	27.8	28.2	28.5	21.3	22.2	22.8	23.5
18	29.4	29.8	30.3	30.2	23.4	24.2	25.2	25.0
20	31.4	31.9	32.8	32.5	25.4	26.4	28.2	27.5
24	35.6	36.1	37.3	36.8	29.7	30.7	33.1	32.0

- 1) 表示部を使用する場合、「ディスプレイ ; 操作」のオーダーコード、オプション B : 値 + 1.1 in

アクセサリ

フランジ接続用のアースリング



A0003221

呼び口径 ¹⁾ ASME [in]	A PTFE [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	t [in]
½	0.63	1.69	2.42	2.87	0.26	0.08
1	1.02	2.44	3.05	3.44	0.26	0.08
1 ½	1.61	3.23	3.98	4.06	0.26	0.08
2	2.05	3.98	4.55	4.25	0.26	0.08
3	3.15	5.16	6.08	5.31	0.26	0.08
4	4.09	6.14	7.34	6.02	0.26	0.08
6	6.22	8.54	10.08	7.24	0.26	0.08
8	8.11	10.51	11.34	8.07	0.26	0.08
10	10.24	12.91	14.13	9.45	0.26	0.08
12	12.28	14.76	16.26	10.75	0.26	0.08
14	13.50	17.05	18.86	14.37	0.35	0.08
16	15.47	18.90	21.34	15.55	0.35	0.08
18	17.28	21.18	22.95	16.42	0.35	0.08
20	19.41	23.31	25.59	18.11	0.35	0.08
24	23.35	27.28	30.16	20.55	0.35	0.08

1) アースリングは使用可能なすべての圧力仕様に対応します。

質量

一体型

- 変換器を含む (1.8 kg (4.0 lb))
- 梱包材を除く質量仕様

質量 (SI 単位)

呼び口径		EN (DIN)				ASME	JIS
[mm]	[in]	PN 6 [kg]	PN 10 [kg]	PN 16 [kg]	PN 40 [kg]	Class 150 [kg]	10K [kg]
15	½	-	-	-	4.9	4.9	4.9
25	1	-	-	-	5.7	5.7	5.7
32	-	-	-	-	6.4	-	5.7
40	1 ½	-	-	-	7.8	7.8	6.7
50	2	-	-	-	9.0	9.0	7.7
65	-	-	-	10.4	-	-	9.5
80	3	-	-	12.4	-	12.4	10.9
100	4	-	-	14.4	-	14.4	13.1
125	-	-	-	19.9	-	-	19.4
150	6	-	-	23.9	-	23.9	22.9
200	8	-	43.4	44.4	-	43.4	40.3
250	10	-	63.4	68.4	-	73.4	67.8
300	12	-	68.4	79.4	-	108.4	70.7
350	14	75.8	86.8	97.8	-	135.8	-
400	16	87.8	102.8	118.8	-	166.8	-
450	18	97.8	110.8	131.8	-	189.8	-
500	20	112.8	130.8	180.8	-	226.8	-
600	24	153.8	160.8	258.8	-	300.8	-

質量 (US 単位)

呼び口径		ASME
[mm]	[in]	Class 150 [lbs]
15	½	10.8
25	1	12.6
40	1 ½	17.2
50	2	19.9
80	3	27.3
100	4	31.8
150	6	52.7
200	8	95.7
250	10	161.9
300	12	239.0
350	14	299.4
400	16	367.8
450	18	418.5
500	20	500.1
600	24	663.3

計測チューブ仕様


呼び口径		圧力定格			プロセス接続部内径	
[mm]	[in]	EN (DIN)	ASME	JIS	PTFE	
		[bar]	[psi]	[bar]	[mm]	[in]
15	½	PN 40	Class 150	20K	14	0.55
25	1	PN 40	Class 150	20K	26	1.02
32	-	PN 40	-	20K	34	1.34
40	1 ½	PN 40	Class 150	20K	40	1.57
50	2	PN 40	Class 150	10K	51	2.01
65	-	PN 16	-	10K	67	2.64
80	3	PN 16	Class 150	10K	79	3.11
100	4	PN 16	Class 150	10K	103	4.06
125	-	PN 16	-	10K	128	5.04
150	6	PN 16	Class 150	10K	155	6.10
200	8	PN 10/16	Class 150	10K	203	7.99
250	10	PN 10	-	10K	257	10.1
250	10	PN 16	Class 150	10K	255	10.0
300	12	PN 16	Class 150	10K	302	11.9
350	14	PN 6/10	-	-	338	13.3
350	14	PN 16	Class 150	-	336	13.2
400	16	PN 6/10	-	-	388	15.3
400	16	PN 16	-	-	386	15.2
400	16	-	Class 150	-	384	15.1
450	18	PN 6/10	-	-	440	17.3
450	18	PN 16	-	-	438	17.2
450	18	-	Class 150	-	436	17.2
500	20	PN 6/10	-	-	491	19.3
500	20	PN 16	-	-	487	19.2
500	20	-	Class 150	-	485	19.1
600	24	PN 6	-	-	592	23.3
600	24	PN 10	-	-	590	23.2
600	24	PN 16	-	-	588	23.2
600	24	-	Class 150	-	586	23.1

材質

変換器ハウジング

- 「ハウジング」のオーダーコード、オプション **A** 「一体型、塗装アルミダイカスト」：
アルミダイカスト、AlSi10Mg、塗装
- 現場表示器（オプション）のウィンドウ材質（→ 55）：
「ハウジング」のオーダーコード、オプション **A**：ガラス

電線管接続口/ケーブルグランド



A0020640

☑ 25 可能な電線管接続口/ケーブルグランド

- 1 変換器ハウジングの M20 x 1.5 の雌ねじ電線管接続口
- 2 ケーブルグランド M20 x 1.5
- 3 電線管接続口用アダプタ (雌ねじ G ½" または NPT ½")

「ハウジング」のオーダーコード、オプション A「一体型、塗装アルミダイカスト」

各種の電線管接続口は危険場所および非危険場所用に適しています。

電線管接続口/ケーブルグランド	材質
ケーブルグランド M20 x 1.5	ニッケルメッキ真ちゅう
電線管接続口用アダプタ (雌ねじ G ½")	
電線管接続口用アダプタ (雌ねじ NPT ½")	

機器プラグ

電気接続	材質
Plug M12x1	<ul style="list-style-type: none"> ■ ソケット：ステンレス 1.4404 (SUS 316L 相当) ■ コンタクトハウジング：ポリアミド ■ コンタクト：金メッキ真ちゅう

センサハウジング

- 呼び口径 15~300 mm (½~12")：塗装アルミダイカスト AlSi10Mg
- 呼び口径 350~600 mm (14~24")：保護塗装付き炭素鋼

計測チューブ

ステンレス 1.4301/SUS 304 相当/1.4306/SUS 304L 相当；アルミ/亜鉛保護コーティング（呼び口径 15~300 mm (½~12")）または保護塗装（呼び口径 350~600 mm (14~24")）付き炭素鋼製フランジの場合

ライニング

PTFE

プロセス接続

EN 1092-1 (DIN 2501)

炭素鋼 FE410WB¹⁾/S235JRG2；アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)

ASME B16.5

炭素鋼 A105

JIS B2220

炭素鋼 A105, A350LF2

1) 呼び口径 15~300 mm (½~12")、アルミ/亜鉛保護コーティング付き；呼び口径 350~600 mm (14~24")、保護塗装付き

電極

ステンレス 1.4435 (SUS F316L 相当) ; アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) ; タンタル

シール

DIN EN 1514-1 に準拠

アクセサリ**アースリング**

ステンレス 1.4435 (SUS F316L 相当) ; アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) ; タンタル ; チタン

組合せ電極

測定電極、基準電極、空検知電極 :

標準 : ステンレス 1.4435 (SUS F316L 相当) ; アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) ; タンタル

プロセス接続

- EN 1092-1 (DIN 2501) : ≤ 300 mm (12") Form A、呼び口径 ≥ 350 mm (14") フラットフェース ; 寸法は DIN 2501 に準拠、呼び口径 65 mm PN 16 および呼び口径 600 mm (24") PN 16 は EN 1092-1 準拠のみ
- ASME B16.5
- JIS B2220

**表面粗さ**

ステンレス電極 1.4435 (SUS F316L 相当) ; アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) ; タンタル :
 ≤ 0.3~0.5 μm (11.8~19.7 μin)
 (すべて接液部のデータ)

操作性

操作コンセプト

ユーザー固有の作業に最適な、オペレータに配慮したメニュー構造

- 設定
- 操作
- 診断
- エキスパートレベル

迅速かつ安全な設定

- アプリケーション用の個別メニュー
- 個別のパラメータ機能に関する簡単な説明付きのメニューガイダンス

信頼性の高い操作

- 以下の言語で操作できます。
 - 「FieldCare」操作ツールを經由 :
 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語、日本語
 - 内蔵のウェブブラウザを介して (HART、PROFIBUS DP、PROFINET、EtherNet/IP 対応機器バージョンでのみ使用可能) :
 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、トルコ語、中国語、日本語、バハサ (インドネシア語)、ベトナム語、チェコ語、スウェーデン語、韓国語
- 操作ツールおよびウェブブラウザには、統一された操作指針が適用されます。
- 電子モジュールを交換する場合は、プロセスデータ、機器データ、イベントログブックが保存されているプラグインメモリ (HistoROM DAT) を介して、機器設定を転送します。再設定する必要はありません。
 Modbus RS485 付き機器では、データ回復機能がプラグインメモリ (HistoROM DAT) なしで実装されます。

効率的な診断により測定の安定性が向上

- 操作ツールおよびウェブブラウザを使用して、トラブルシューティング機能呼び出すことができます。
- 各種のシミュレーションオプション
- ハウジング内の電子モジュールにある各種の発光ダイオード (LED) がステータスを示します。

現場表示器

 現場表示器は、次の通信プロトコル対応機器バージョンでのみ使用可能：HART、PROFIBUS-DP、PROFINET、EtherNet/IP

現場表示器は以下の機器オーダーコードでのみ使用できます。
「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション **B**：4 行表示、照明、通信経由

表示部

- 4 行液晶表示（行ごとに 16 文字）。
- 白色バックライト；機器エラー発生時は赤に変化。
- 測定変数およびステータス変数の表示形式は個別に設定可能。
- 表示部の許容周囲温度：-20～+60 °C（-4～+140 °F）。温度が許容温度範囲外の場合、表示部の視認性が悪化する可能性があります。

リモート操作

HART プロトコル経由

この通信インターフェイスは HART 出力対応の機器バージョンに装備されています。





図 26 HART 経由のリモート操作オプション

- 1 制御システム（例：PLC）
- 2 Field Communicator 475
- 3 操作ツール（例：FieldCare、AMS Device Manager、SIMATIC PDM）搭載のコンピュータ
- 4 Commubox FXA195（USB）
- 5 Field Xpert SFX350 または SFX370
- 6 VIATOR Bluetooth モデム、接続ケーブル付き
- 7 変換器

PROFIBUS DP ネットワーク経由

この通信インターフェイスは PROFIBUS DP 対応の機器バージョンに装備されています。




A0020903

図 27 PROFIBUS DP ネットワークを介したリモート操作のオプション

- 1 オートメーションシステム
- 2 PROFIBUS ネットワークカード付きコンピュータ
- 3 PROFIBUS DP ネットワーク
- 4 機器

Ethernet ベースのフィールドバス経由

この通信インターフェイスは EtherNet/IP 対応の機器バージョンに装備されています。




A0016961

図 28 Ethernet ベースのフィールドバス経由のリモート操作オプション

- 1 制御システム、例：「RSLogix」(Rockwell Automation)
- 2 機器操作ワークステーション：「RSLogix 5000」(Rockwell Automation) 用のアドオンプロファイルレベル 3 またはエレクトロニックデータシート (EDS) 付き
- 3 内蔵された機器 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ (例：Internet Explorer)、または COM DTM 「CDI Communication TCP/IP」と「FieldCare」操作ツールを搭載したコンピュータ
- 4 Ethernet スイッチ
- 5 機器

PROFINET ネットワーク経由

この通信インターフェイスは PROFINET 対応の機器バージョンに装備されています。



A0026545

図 29 PROFINET ネットワーク経由のリモート操作オプション

- 1 オートメーションシステム、例：Simatic S7 (Siemens)
- 2 内蔵された機器 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ (例：Internet Explorer)、または COM DTM 「CDI Communication TCP/IP」と「FieldCare」操作ツールを搭載したコンピュータ
- 3 スイッチ、例：Scalance X204 (Siemens)
- 4 機器


サービスインターフェイス

サービスインターフェイス (CDI-RJ45) 経由

この通信インターフェイスは、以下の機器で用意されています。

- 「出力」のオーダーコード、オプション **B**：4~20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力
- 「出力」のオーダーコード、オプション **L**：PROFIBUS DP
- 「出力」のオーダーコード、オプション **N**：EtherNet/IP
- 「出力」のオーダーコード、オプション **R**：PROFINET

HART




A0016926

図 30 「出力」のオーダーコードの接続、オプション B：4~20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力

- 1 内蔵された Web サーバーへアクセス可能な機器のサービスインターフェイス (CDI-RJ45)
- 2 内蔵された機器 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ (例：Internet Explorer)、または COM DTM 「CDI Communication TCP/IP」と「FieldCare」操作ツールを搭載したコンピュータ
- 3 RJ45 プラグの付いた標準 Ethernet 接続ケーブル

PROFIBUS DP




A0021270

図 31 「出力」のオーダーコードの接続、オプション L : PROFIBUS DP

- 1 内蔵された Web サーバーへアクセス可能な機器のサービスインターフェイス (CDI-RJ45)
- 2 内蔵された機器 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ (例 : Internet Explorer)、または COM DTM 「CDI Communication TCP/IP」と「FieldCare」操作ツールを搭載したコンピュータ
- 3 RJ45 プラグの付いた標準 Ethernet 接続ケーブル

EtherNet/IP




A0016940

図 32 「出力」のオーダーコードの接続、オプション N : EtherNet/IP

- 1 内蔵された Web サーバーへアクセス可能な機器のサービスインターフェイス (CDI-RJ45) および EtherNet/IP インターフェイス
- 2 内蔵された機器 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ (例 : Internet Explorer)、または COM DTM 「CDI Communication TCP/IP」と「FieldCare」操作ツールを搭載したコンピュータ
- 3 RJ45 プラグの付いた標準 Ethernet 接続ケーブル

PROFINET



A0016940


図 33 「出力」のオーダーコード、オプション R : PROFINET の接続

- 1 内蔵された Web サーバーへのアクセスが可能な機器のサービスインターフェイス (CDI -RJ45) および PROFINET インターフェイス
- 2 内蔵された機器 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ (例 : Internet Explorer)、または COM DTM 「CDI Communication TCP/IP」と「FieldCare」操作ツールを搭載したコンピュータ
- 3 RJ45 プラグの付いた標準 Ethernet 接続ケーブル

サービスインターフェイス (CDI) 経由

この通信インターフェイスは、以下の機器で用意されています。
「出力」のオーダーコード、オプション M : Modbus RS485

Modbus RS485



A0016925

- 1 機器のサービスインターフェイス (CDI)
- 2 Commubox FXA291
- 3 COM DTM 「CDI Communication FXA291」と「FieldCare」操作ツールを搭載したコンピュータ

認証と認定

CE マーク

本製品は適用される EC 指令で定められた要求事項に適合します。これらの要求事項は、適用される規格とともに EC 適合宣言に明記されています。

エンドレスハウザーは本製品が試験に合格したことを、CE マークの添付により保証いたします。

C-Tick マーク

本機器は「Australian Communications and Media Authority (ACMA)」の EMC 指令に適合します。

防爆認定

本機器は防爆認定機器であり、関連する安全注意事項は別冊の「安全注意事項（英文）」(XA) 資料に掲載されています。この資料の参照先は、型式銘板に明記されています。

 関連するすべての防爆データが掲載された別冊の防爆資料 (XA) については、最寄りの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

ATEX、IECEX

現在、次のバージョンが防爆区域用に用意されています。

Ex nA

カテゴリ	防爆構造等の記号
II3G	Ex nA IIC T6-T1 Gc

INMETRO

現在、次のバージョンが防爆区域用に用意されています。

...

カテゴリ	防爆構造等の記号
...	...

NEPSI

現在、次のバージョンが防爆区域用に用意されています。

...

カテゴリ	防爆構造等の記号
...	...

機能安全性

本機器は、SIL 2（シングルチャンネル構造）および SIL 3（一様な冗長性のあるマルチチャンネル構造）レベルまでの流量監視システム（最小、最大、レンジ）に使用することが可能で、IEC 61508 に準拠して TÜV が独自に評価し認証を行っています。

安全機器において以下の監視が可能です。
体積流量

 SIL 機器に関する情報を含む機能安全マニュアル（英文）

HART 認定**HART インターフェイス**

この機器は、FieldComm Group の認定と登録を受けています。したがって、以下のすべての仕様要件を満たします。

- HART 7 の認証を取得
- この機器は、認証を取得した他メーカーの機器と組み合わせて動作させることもできます（相互運用性）

PROFIBUS 認定**PROFIBUS インターフェイス**

この機器は、PROFIBUS ユーザ組織（PNO）の認定と登録を受けています。したがって、以下のすべての仕様要件を満たします。

- PROFIBUS PA プロファイルバージョン 3.02 に準拠した認証
- この機器は、認証を取得した他メーカーの機器と組み合わせて動作させることもできます（相互運用性）

Modbus RS485 認定

この流量計は、MODBUS/TCP 適合性試験の要件をすべて満たし、「MODBUS/TCP Conformance Test Policy, Version 2.0（MODBUS/TCP 適合性試験ポリシー、バージョン 2.0）」に準拠しています。この流量計は、実施されたすべての試験手順に合格し、ミシガン大学の「MODBUS/TCP Conformance Test Laboratory（適合性試験研究所）」から認定を受けました。

EtherNet/IP 認定

本機器は、ODVA (Open Device Vendor Association) の認定を取得し、登録されています。したがって、以下のすべての仕様要件を満たします。

- ODVA 適合性試験に準拠した認定を取得
- EtherNet/IP 性能試験
- EtherNet/IP PlugFest 適合性
- この機器は、認証を取得した他メーカーの機器と組み合わせて動作させることもできます (相互運用性)

PROFINET 認定**PROFINET インターフェイス**

この機器は、PNO (PROFIBUS ユーザー組織) の認定と登録を受けています。したがって、以下のすべての仕様要件を満たします。

- 次の認証を取得：
 - PROFINET 機器の試験仕様
 - PROFINET セキュリティーレベル 1 - 定格負荷試験
- この機器は、認証を取得した他メーカーの機器と組み合わせて動作させることもできます (相互運用性)

その他の認定**PWIS フリー**

PWIS = 塗装障害物質

PWIS フリー (準備中)

 PWIS フリー認定の詳細については、「試験仕様」資料 (TS01028D) を参照してください。

圧力機器指令

- センサ銘板に「PED/G1/x (x = カテゴリー)」マークがある場合、エンドレスハウザーは本機器が欧州圧力機器指令 97/23/EC 付録 I の「基本安全基準」に適合していることを承認します。
- PED マークがある機器は、以下のタイプの測定物に適しています。
グループ 1 および 2 の測定物、蒸気圧が約 0.05 MPa (7.3 psi)
- PED マークがない機器は、GEP (適切な技術的手法) に従って設計 / 製造されています。この機器は、欧州圧力機器指令 97/23/EC の Art. 3, Section 3 の要件を満たしています。圧力機器指令付録 II の図 6~9 に、その用途範囲が記載されています。

その他の基準およびガイドライン

- EN 60529
ハウジング保護等級 (IP コード)
- EN 61010-1
測定、制御、実験用機器の安全要求事項 - 一般要件
- IEC/EN 61326
クラス A 要件に準拠した放射。電磁適合性 (EMC 要件)
- NAMUR NE 21
工業用プロセスおよび試験機器の電磁適合性 (EMC)
- NAMUR NE 32
マイクロプロセッサ付きフィールド機器および制御機器の電源異常時のデータ保持
- NAMUR NE 43
アナログ出力信号を有するデジタル変換器の故障情報信号レベルの標準化
- NAMUR NE 53
デジタル電子部品を有するフィールド機器と信号処理機器のソフトウェア
- NAMUR NE 105
フィールド機器用エンジニアリングツールにフィールドバス機器を統合するための仕様
- NAMUR NE 107
フィールド機器の自己監視および診断
- NAMUR NE 131
標準アプリケーション用フィールド機器の要件

注文情報

詳細な注文情報は、以下から入手できます。

- Endress+Hauser ウェブサイトの製品コンフィギュレータから：www.endress.com → 国を選択 → Products → 測定対象、ソフトウェア、またはシステムコンポーネントを選択 → 製品を選択（選択リストから測定原理、製品シリーズなどを選択） → デバイスサポートツール（ページの右側の欄）：選択した製品の仕様を設定 → 選択した製品の製品コンフィギュレータが開きます。
- お近くの弊社営業所もしくは販売代理店：www.addresses.endress.com



製品コンフィギュレータ - 個別の製品設定ツール

- 最新の設定データ
- 機器に応じて：測定レンジや操作言語など、測定ポイント固有の情報を直接入力
- 除外基準の自動照合
- PDF または Excel 形式でオーダーコードの自動生成および項目分類
- エンドレスハウザー社のオンラインショップで直接注文可能

アプリケーションパッケージ

機器の機能を拡張するために、各種のアプリケーションパッケージが用意されています。これらのパッケージは、安全面や特定のアプリケーション要件を満たすのに必要とされます。

アプリケーションパッケージは、Endress+Hauser 社に機器と一緒に注文するか、または後から追加注文できます。オーダーコードに関する詳細は、お近くの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください：www.endress.com。

洗浄

パッケージ	説明
電極洗浄回路 (ECC)	電極洗浄回路 (ECC) 機能は、マグネタイト (Fe_3O_4) の付着が頻繁に発生するアプリケーションに対するソリューションとして開発されました（例：温水）。マグネタイトは非常に導電性が高いため、その付着物により測定エラーが発生し、最終的に信号の消失につながる可能性があります。これは、非常に導電性が高い物質や薄層（マグネタイトに特有）の付着を防止するために設計されたアプリケーションパッケージです。

Heartbeat Technology

パッケージ	説明
Heartbeat 確認 + 監視	<p>Heartbeat モニタリング</p> <p>測定原理に特有のデータを、予防保全またはプロセス分析のために外部状態監視システムへ連続的に供給します。このデータにより、以下が可能となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ プロセスの作用が時間とともに測定性能に及ぼす影響について結論を引き出す（これらのデータとその他の情報を用いて）。 ■ 適切なサービスのスケジュールを立てる。 ■ プロセスまたは製品の品質（気泡など）を監視する。 <p>Heartbeat 検証</p> <p>DIN ISO 9001:2008、7.6 a) 章「監視および測定機器の制御」に準拠するトレーサビリティが確保された検証のための要件を満たします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ プロセスを中断せずに設置された状態での機能試験 ■ 必要に応じて、トレーサビリティが確保された検証が可能（報告を含む） ■ 現場操作またはその他の操作インターフェイスを介した簡単な試験プロセス ■ 製造者仕様の枠内で試験範囲が広く、明確な測定点の評価（合格/不合格） ■ 事業者のリスク評価に応じた校正間隔の延長

アクセサリ

機器と一緒に、もしくは別途注文可能なアクセサリが多種用意されています。詳細は、最寄りの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。オーダーコードに関する詳細は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください：www.endress.com。

機器固有のアクセサリ

変換器用

アクセサリ	説明
接地ケーブル	電位平衡用のアース線 2 本を含むセット

センサ用

アクセサリ	説明
アースリング	<p>確実に正確な測定が行われるよう、ライニングされた計測チューブ内の流体を接地するために使用します。</p> <p> 詳細については、インストールガイド EA00070D (英文) を参照してください。</p>

通信関連のアクセサリ

アクセサリ	説明
Commubox FXA195 HART	<p>USB インターフェイスを介して、FieldCare と本質安全な HART 通信を行うため使用します。</p> <p> 詳細については、「技術仕様書」 TI00404F を参照してください。</p>
Commubox FXA291	<p>CDI インターフェイス (= Endress+Hauser Common Data Interface) 付きの Endress+Hauser 製フィールド機器とコンピュータまたはノートパソコンの USB ポートを接続します。</p> <p> 詳細については、「技術仕様書」 TI405C/07 を参照してください。</p>
HART ループコンバータ HMX50	<p>ダイナミック HART プロセス変数からアナログ電流信号またはリミット値への演算および変換のために使用されます。</p> <p> 詳細については、「技術仕様書」 TI00429F および「取扱説明書」 BA00371F を参照してください。</p>
Wireless HART アダプタ SWA70	<p>フィールド機器の無線接続に使用されます。</p> <p>WirelessHART アダプタは、容易にフィールド機器や既存設備に統合できます。データ保護および伝送の安全性を確保し、複雑なケーブル配線を最低限に抑えて、その他の無線ネットワークと同時に使用できます。</p> <p> 詳細については、「取扱説明書」 BA00061S を参照してください。</p>
Fieldgate FXA320	<p>接続された 4~20 mA 機器を、ウェブブラウザを介してリモート監視するためのゲートウェイです。</p> <p> 詳細については、「技術仕様書」 TI00025S および「取扱説明書」 BA00053S を参照してください。</p>
Fieldgate FXA520	<p>接続された HART 機器を、ウェブブラウザを介してリモート診断およびリモート設定するためのゲートウェイです。</p> <p> 詳細については、「技術仕様書」 TI00025S および「取扱説明書」 BA00051S を参照してください。</p>
Field Xpert SFX350	<p>Field Xpert SFX350 は、設定およびメンテナンス用のモバイルコンピュータです。非危険場所での HART および FOUNDATION Fieldbus 機器の効率的な機器設定および診断が可能です。</p> <p> 詳細については、「取扱説明書」 BA01202S を参照してください。</p>
Field Xpert SFX370	<p>Field Xpert SFX370 は、設定およびメンテナンス用のモバイルコンピュータです。非危険場所および危険場所での HART および FOUNDATION fieldbus 機器の効率的な機器設定および診断が可能です。</p> <p> 詳細については、「取扱説明書」 BA01202S を参照してください。</p>

サービス関連のアクセサリ

アクセサリ	説明
アプリケーション	<p>Endress+Hauser 製機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 最適な流量計を選定するために必要なあらゆるデータの計算（例：呼び口径、圧力損失、精度、プロセス接続） ■ 計算結果を図で表示 <p>プロジェクトの全期間中、あらゆるプロジェクト関連データおよびパラメータの管理、文書化、アクセスが可能です。</p> <p>アプリケーションは以下から入手できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ インターネット経由：https://wapps.endress.com/applicator ■ 現場 PC へのインストール用 CD-ROM
W@M	<p>プラントのライフサイクル管理</p> <p>W@M は幅広いソフトウェアアプリケーションを使用して、計画および調達から機器の設置、設定、操作まで、あらゆるプロセスをサポートします。機器ステータス、スペアパーツ、機器固有の資料など、重要な機器情報がすべて、各機器ごとに全ライフサイクルにわたって提供されます。</p> <p>アプリケーションには、すでにお使いの Endress+Hauser 製機器のデータが入っています。記録データの維持やアップデートについても Endress+Hauser が行います。</p> <p>W@M は以下から入手できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ インターネット経由：www.endress.com/lifecyclemanagement ■ 現場 PC へのインストール用 CD-ROM
FieldCare	<p>Endress+Hauser の FDT ベースのプラントアセットマネジメントツールです。システム内にあるすべての高性能フィールド機器を設定し、その管理をサポートすることが可能です。ステータス情報を使用することにより、ステータスと状態を簡単かつ効果的にチェックすることができます。</p> <p> 詳細については、「取扱説明書」BA00027S および BA00059S を参照してください。</p>
DeviceCare	<p>Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツール。</p> <p> 詳細については、イノベーションカタログ IN01047S を参照してください。</p>
Commubox FXA291	<p>CDI インターフェイス (= Endress+Hauser Common Data Interface) 付きの Endress+Hauser 製フィールド機器とコンピュータまたはノートパソコンの USB ポートを接続します。</p> <p> 詳細については、「技術仕様書」TI00405C を参照してください。</p>

システムコンポーネント

アクセサリ	説明
Memograph M グラフィックディスプレイレコーダ	<p>Memograph M は関連するすべての測定変数の情報を提供します。測定値を正確に記録し、リミット値の監視、計測ポイントの解析を行います。このデータは、256 MB の内部メモリに保存され、SD カードまたは USB スティックにも保存されます。</p> <p> 詳細については、「技術仕様書」TI00133R および「取扱説明書」BA00247R を参照してください。</p>

補足資料

-  同梱される関連の技術資料の概要については、次を参照してください。
- W@M デバイスビューワー：型式銘板のシリアル番号を入力 (www.endress.com/deviceviewer)
 - Endress+Hauser Operations App：型式銘板のシリアル番号を入力するか、型式銘板の 2-D マトリクスコード (QR コード) をスキャンしてください。

標準資料

簡易取扱説明書

-  標準設定に関する重要な情報がすべて記載された簡易取扱説明書 (英文) が機器に同梱されています。

取扱説明書

機器	資料コード				
	HART	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET
Promag E 100	BA01305D	BA01307D	BA01306D	BA01308D	BA01423D

機能説明書

機器	資料コード				
	HART	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET
Promag 100	GP01038D	GP01039D	GP01040D	GP01041D	GP01042D

機器固有の補足資料

安全上の注意事項

内容	資料コード
ATEX/IECEX Ex nA	XA01090D

個別説明書

内容	資料コード
欧州圧力機器指令に関する情報 (英文)	SD01056D
Modbus RS485 レジスタ情報 (英文)	SD01148D
Heartbeat Technology	SD01149D

インストールガイド (英文)

内容	資料コード
スペアパーツセットのインストールガイド	各アクセサリに応じて

登録商標

HART®

HART Communication Foundation, Austin, USA の登録商標です。

PROFIBUS®

PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Germany の登録商標です。

Modbus®

SCHNEIDER AUTOMATION, INC の登録商標です。

EtherNet/IP™

ODVA, Inc の商標です。

PROFINET®

PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Germany の登録商標です。

Microsoft®

Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA の登録商標です。

Applicator®、FieldCare®、DeviceCare®、Field Xpert™、HistoROM®、Heartbeat Technology™

Endress+Hauser グループの登録商標または登録申請中の商標です。

www.addresses.endress.com
