

Picomag

El caudalímetro compacto para servicios auxiliares



Medición de caudal en formato “de bolsillo”

Para una medición fiable de líquidos conductivos

¿Busca tecnologías de medición de caudal y temperatura que ahorren espacio? ¿Se enfrenta a la necesidad de tener que utilizar equipos de eficiencia óptima en sus instalaciones? O, ¿tiene que cumplir unas especificaciones o regulaciones legales con un control de procesos incluso más riguroso en numerosos puntos de medición?

Sí? Entonces, nuestro nuevo Picomag le ofrece exactamente lo que usted necesita!

- Medición y monitorización fiables de instalaciones de agua para uso industrial, de agua de refrigeración o de agua para calefacción
- Medición simultánea de caudal y temperatura
- Configuración de equipo eficiente incluso en lugares de instalación de acceso difícil gracias a la conectividad Bluetooth
- Acceso a datos fácil desde la aplicación para dispositivos móviles intuitiva SmartBlue App
- Integración flexible en todos los sistemas de bus de campo desde la conexión IO-Link



1 Puesta en marcha y configuración intuitivos

Acceso inalámbrico y seguro a los datos de todos los equipos gracias al uso de la aplicación para dispositivo móvil SmartBlue App mediante Bluetooth.

2 Integración óptima en el sistema (plug-and-play)

- Numerosas entradas y salidas configurables (salidas de corriente, pulsos, tensión o conmutación).
- Conexión IO-Link para una integración sin interrupciones en sistemas en bus de campo.

3 Caja sólida y compacta

- Alto grado de protección (IP65/67).
- Insensible a las vibraciones de las tuberías: Elevada resistencia a vibraciones y golpes.

4 Diagnóstico rápido y seguro

Indicaciones claras y sin ambigüedades de mensajes de aviso y alarma.

5 Indicador intuitivo

- Pantalla indicadora (en color), grande, con una distribución clara de los campos.
- Orientación de la pantalla automática.
- Indicación de velocidad de caudal, del totalizador o de la temperatura (de libre elección).

6 Función de toques única

- Para tener una visión general de los parámetros de configuración.
- Para cambiar el estado de la conexión Bluetooth en campo.




Configuración intuitiva en campo por Bluetooth desde la aplicación para dispositivos móviles SmartBlue App

- Configuración inalámbrica y recuperación de datos para lugares de instalación de acceso difícil
- Navegación fácil y rápida por las funciones de configuración y diagnóstico del equipo desde la aplicación para dispositivos móviles SmartBlue App
- Disponible para Android e iOS
- Rango hasta 10 metros



SmartBlue App
Disponible para iOS y Android

Integración óptima en el sistema mediante la conexión IO-Link



Sistema de ingeniería **Sistema operador** **Gestión de activos**

EtherNet/IP

Administrador IO-Link

IO-Link

- Compatible con todos los sistemas en bus de campo estándares
- Acceso completo a los datos desde la sala de control
- Parametrización sencilla sin necesidad de herramientas adicionales
- Configuración automática tras la sustitución del equipo
- Cableado fácil
- Listo para la industria 4.0

