

技術仕様書

Prosonic S FMU95

超音波測定技術



最大 10 台までの超音波式レベルセンサ FDU90/91/91F/92/93/95 用の変換器

アプリケーション

- 5～10 台までの超音波センサを使用した、液体、ペースト、スラッジ、パウダー状から粗い粉粒体までの非接触式連続レベル測定
- 測定範囲は最大 45 m (148 ft)
- 平均値および合計値の計算

特長

- 6 行日本語表示ディスプレイでの容易なメニュー操作 (15 カ国語から選択可能)
- ディスプレイに表示される反射波形により現場診断が容易
- 無料の「FieldCare」操作プログラムにより、容易な操作、診断、測定点のドキュメント化を実現
- 内蔵または外部温度センサによる温度に応じた飛行伝播時間 (time-of-flight) 補正
- リニアライゼーション機能 (最大 32 点、ユーザー設定可能)
- PROFIBUS DP を介したシステム統合 (最大 20 の測定値)
- ATEX II 3D 認定を取得したアルミニウム製フィールドハウジング (オプション)



目次

主要な資料情報	3	認証と認定	19
使用されるシンボル	3	CE マーク	19
機能とシステム構成	4	RoHS	19
レベル測定	4	RCM マーク	19
不感知距離	4	EAC 認証	19
温度に応じた飛行伝播時間 (time-of-flight) 補正	5	防爆認定	19
不要反射の抑制 (マッピング)	5	その他の基準およびガイドライン	19
レベルリニアライゼーション	5	注文情報	19
データログ機能	5	注文情報	19
適用例	6	納入範囲	20
入力	7	アクセサリ	21
センサ入力	7	通信関連のアクセサリ	21
出力	8	機器固有のアクセサリ	21
PROFIBUS DP のインターフェイス	8	補足資料	25
電源	9	技術仕様書	25
接続データ (交流電圧)	9	取扱説明書	25
接続データ (直流電圧)	9	機能説明書	25
電気的絶縁性	9	スロット/インデックスリスト (PROFIBUS DP)	25
ヒューズ	9	安全上の注意事項	25
電気接続	10		
電線管接続口	10		
ケーブル仕様	10		
性能特性	11		
基準動作条件	11		
最大測定誤差	11		
測定誤差	11		
測定値の分解能	11		
測定周波数	11		
環境	12		
周囲温度	12		
保管温度	12		
気候クラス	12		
耐振動性	12		
保護等級	12		
電磁適合性 (EMC)	12		
構造	13		
寸法	13		
質量	15		
材質	15		
操作性	17		
操作方法、PROFIBUS DP	17		
表示部と操作モジュール：概要	17		
表示部および操作部	18		
操作コンセプト	18		

主要な資料情報

使用されるシンボル

安全シンボル



危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。



危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。



危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。



人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

電気シンボル



直流



交流



直流および交流



アース端子

オペレータに関する限り、接地システムを用いて接地された接地端子




保護接地 (PE)

その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。

接地端子は機器の内側と外側にあります。

- 内側の接地端子；保護接地と電源を接続します。
- 外側の接地端子；機器とプラントの接地システムを接続します。

特定情報および図に関するシンボル



ヒント

追加情報を示します。




資料参照



図参照




注意すべき注記または個々のステップ



一連のステップ



操作・設定の結果




項目番号

A, B, C, ...



機能とシステム構成

レベル測定



- 1 Prosonic S センサ
- 2 Prosonic S 変換器
- BD 不感帯
- D 基準点（センサ隔膜）と測定物表面の距離
- E 空の距離
- F 範囲
- L レベル

センサは測定物の表面方向に超音波パルスを発信し、反射されたパルスを受信します。変換器はパルスの発信から反射の受信までの時間 t を測定し、この時間と音速 c を使用して、基準点（センサ隔膜）と測定物表面の距離 D を計算します。

$D = c \times t / 2$

レベル L は、 D から導き出されます。リニアライゼーションにより、レベル L から体積 V または質量 M が求められます。

不感知距離

不感帯（BD）の範囲内の信号は、センサの過渡応答により測定することができません。




図 1 FDU9x 超音波センサの不感帯。単位 m (ft)

- A FDU90 溢れ防止チューブなし
- B FDU90 溢れ防止チューブ付き
- C 測定基準点

**温度に応じた飛行伝播時間
(time-of-flight) 補正****センサヒーターのないセンサの場合**

超音波センサに内蔵された温度センサを使用

不要反射の抑制 (マッピング)

これにより、不要反射 (例: エッジ、溶接または内部固定具による) はレベルエコーとして認識されないようになります。

レベルリニアライゼーション**事前プログラムされたリニアライゼーションカーブ**

- 水平枕タンク
- 球形タンク
- 角錐底タンク
- コニカルタンク
- 平底タンク



事前にプログラムされたリニアライゼーションカーブはオンラインで計算されます。

リニアライゼーションテーブル


- 手動または半自動入力
- 最大 32 点の「レベル/体積」リニアライゼーション点

データログ機能

- 最小/最大レベル/流量/センサ温度のピークインジケータ
- 最後の 10 件のアラーム記録
- 動作状態の表示
- 動作時間カウンタ

適用例

積算機能付きマルチチャンネルレベル測定




A0035220

図 2 積算機能付きマルチチャンネルレベル測定

- 1 FDU9x センサ
2 FMU95 変換器

平均化機能付きマルチチャンネルレベル測定



A0035221

図 3 平均化機能付きマルチチャンネルレベル測定

- 1 FDU9x センサ
2 FMU95 変換器

入力

センサ入力

センサ入力数

5 または 10、オーダーコード 060（レベル入力）で指定

接続可能なセンサ

- FDU90 TI01469F
- FDU91 TI01470F
- FDU91F TI01471F
- FDU92 TI01472F
- FDU93 TI01473F
- FDU95 TI01474F



接続されているセンサは自動的に認識されます。

接続可能な旧式のセンサ

- FDU80
- FDU80F
- FDU81
- FDU81F
- FDU82
- FDU83
- FDU84
- FDU85
- FDU86
- FDU96



- FDU8x センサの技術データ：TI00189F
- これらのセンサは入手不可になりましたが、既存の設備をサポートするために Prosonic S 変換器に接続することは可能です。
- FDU8x センサの場合は、センサタイプを手動で指定する必要があります。
- ATEX、FM または CSA 認証を取得した FDU83、FDU84、FDU85、FDU86 センサの Prosonic S 変換器との接続は認定されていません。

出力

PROFIBUS DP のインターフェイス

技術データ

- プロファイル：3.0
- サービスアクセスポイント (SAPs)：2
- ID 番号：154E (16 進数) = 5454 (10 進数)
- GSD：EH3x154E.gsd
- アドレス指定：機器の DIP スイッチまたはソフトウェア（例：DeviceCare/FieldCare）を使用
- デフォルトアドレス：126
- 終端：機器のスイッチを使用して有効化/無効化することが可能
- ロック：機器のハードウェアロックまたはソフトウェアロックが可能

伝送可能な値

- 測定値 1（レベルまたは流量、機器バージョンに応じて）
- 距離
- 温度
- 平均/合計

機能ブロック

20 つのアナログ入力ブロック (AI)

対応するボーレート

- 9.6 kbaud
- 19.2 kbaud
- 45.45 kbaud
- 93.75 kbaud
- 187.5 kbaud
- 500 kbaud
- 1.5 Mbaud
- 3 Mbaud
- 6 Mbaud
- 12 Mbaud

電源

接続データ（交流電圧）

機器バージョン

オーダーコード 050（電源）；オプション A（AC 90-253V）

技術データ

- 電源電圧：90～253 V_{AC}（50/60 Hz）
- 消費電力：≤ 23 VA
- 消費電流：≤ 100 mA、230 V_{AC} 時

接続データ（直流電圧）

機器バージョン

オーダーコード 050（電源）；オプション B（DC 10.5-32V）

技術データ

- 電源電圧：10.5～32 V_{DC}
- 消費電力：≤ 14 W（標準 8 W）
- 消費電流：≤ 580 mA、24 V_{DC} 時

電氣的絶縁性

以下の端子は、互いに電氣的に絶縁されています。

- 電源
- センサ入力
- バス接続（PROFIBUS-DP）

ヒューズ

端子室内にあります。

- 2 A T / DC
- 400 mA T / AC

電気接続

電線管接続口

ポリカーボネート製フィールドハウジング

以下の電線管接続口用に、ハウジングの下部に開口部が事前にカットされています。

- M20x1.5 (10 x 開口部)
- M16x1.5 (5 x 開口部)
- M25x1.5 (1 x 開口部)

アルミニウム製フィールドハウジング

フィールドハウジングの下部に M20x1.5 電線管接続口用の開口部 x 12 があります。

ケーブル仕様

- 導体断面積 : 0.2～2.5 mm² (26～14 AWG)
- 電線スリーブ断面積 : 0.25～2.5 mm² (24～14 AWG)
- 電線の最小剥き幅 : 10 mm (0.39 in)

性能特性

基準動作条件	■ 温度 : +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F) ■ 圧力 : 96 kPa (14 psi) ±10 kPa (±1.45 psi) ■ 湿度 : 60 % r.F. ±15 % r.F. ■ 測定物の表面 : 反射する表面 (例 : 1 m² (10.76 ft²) の穏やかで平らな液面) が最適 ■ センサの位置合わせ : 測定物の表面に対して垂直 ■ 信号ビーム内に不要反射がないこと ■ パラメータ設定 : ■ タンク形状 = 平らな天井 ■ 測定物特性 = 液体 ■ 測定条件 = 穏やかな表面
最大測定誤差	基準動作条件下で測定 (EN 61298-2 に準拠) : センサ最大スパンに対して ±0.2 %
測定誤差	基準動作条件下で測定 (リニアリティ、再現性、ヒステリシスを含む) : ±2 mm (±0.08 in) + 測定距離の 0.17 %
測定値の分解能	1 mm (0.04 in)、FDU90/FDU91 の場合
測定周波数	■ 5 x センサの場合 : 0.2 Hz ■ 10 x センサの場合 : 0.1 Hz  ■ 正確な値は、設定されたアプリケーションパラメータに応じて異なります。 ■ 未使用のセンサ接続をオフにすると (センサ管理メニュー)、測定周波数が高くなります。FMU95 は、毎秒 1 つのセンサで測定します。


環境

周囲温度	-40～60 °C (-40～140 °F) ■ 液晶ディスプレイの機能は、 $T_A < -20\text{ °C}$ (-4 °F) の場合に制限されます。 ■ 強い直射日光があたる屋外で機器を使用する場合は、保護カバーを使用してください。
保管温度	-40～60 °C (-40～140 °F)
気候クラス	ポリカーボネート製フィールドハウジングの気候クラス DIN EN 60721-3 4K2/4K5/4K6/4Z2/4Z5/4C3/4S4/4M2 (DIN 60654-1 D1 に対応する DIN 60721-3 4K2) アルミニウム製フィールドハウジングの気候クラス DIN EN 60721-3 4K2/4K5/4K6/4Z2/4Z5/4C3/4S4/4M2 (DIN 60654-1 D1 に対応する DIN 60721-3 4K2) DIN レールハウジングの気候クラス DIN EN 60721-3 3K3/3Z2/3Z5/3B1/3C2/3S3/3M1 (DIN 60654-1 B2 に対応する DIN 60721-3 3K3)
耐振動性	ポリカーボネート製フィールドハウジングの耐振動性 DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64 ; 20～2000 Hz ; $1.0\text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$ アルミニウム製フィールドハウジングの耐振動性 DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64 ; 20～2000 Hz ; $1.0\text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$ DIN レールハウジングの耐振動性 DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64 ; 20～2000 Hz ; $0.5\text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
保護等級	ポリカーボネート製フィールドハウジングの保護等級 IP66 / NEMA 4x アルミニウム製フィールドハウジングの保護等級 IP66 / NEMA 4x DIN レールハウジングの保護等級 IP20 分離型ディスプレイの保護等級 ■ IP65 / NEMA 4 (前面、制御盤ドアに設置されている場合) ■ IP20 (背面、制御盤ドアに設置されている場合)
電磁適合性 (EMC)	電磁適合性は、EN 61326 シリーズおよび NAMUR 推奨基準 EMC (NE 21) に記載された関連要件すべてに適合します。詳細については、適合宣言を参照してください。 干渉波の放出に関しては、本機器はクラス A の要件を満たしており、「工業環境」で使用することのみを目的として設計されています。

構造

寸法

ポリカーボネート製フィールドハウジングの寸法




A0034906

図 4 ポリカーボネート製フィールドハウジング付き Prosonic S の寸法。測定単位 mm (in)

- A ハウジングブラケット (付属)、穴あけ用の型板としても使用可能
- B ポリカーボネート製フィールドハウジング
- C 最小取付間隔

i ハウジングブラケットを、ゆがんだり曲がったりしないようにして、平面に取り付けます。そうでない場合は、ポリカーボネート製フィールドハウジングの取付けが困難または不可能になる可能性があります。


アルミニウム製フィールドハウジングの寸法



A0033258

図 5 アルミニウム製フィールドハウジング付き Prosonic S の寸法。測定単位 mm (in)


DIN レールハウジングの寸法



A0034908

図 6 DIN レールハウジングの寸法、単位 mm (in)

分離型ディスプレイと操作モジュールの寸法



A0032560

図 7 制御盤ドア設置用の分離型ディスプレイと操作モジュールの寸法。測定単位 mm (in)

質量**ポリカーボネート製フィールドハウジングの質量**

約 1.6～1.8 kg (3.53～3.97 lb)、機器バージョンに応じて

アルミニウム製フィールドハウジングの質量

約 6 kg (13.23 lb)

DIN レールハウジングの質量

約 0.7 kg (1.54 lb)、機器バージョンに応じて

分離型ディスプレイと操作モジュールの質量

約 0.5 kg (1.10 lb)



材質**材質：ポリカーボネート製フィールドハウジングと DIN レールハウジング**

図 8 ポリカーボネート製フィールドハウジングと DIN レールハウジングの構成品

- 1 ハウジングブラケット：PC-FR
- 2 フィールドハウジング：PC-FR
- 3 DIN レールハウジング：PBT-GF
- 4 表示部と操作モジュール：PC
- 5 シール：PUR 軟質フォーム
- 6 銘板：ポリエステル
- 7 ネジ：A4 (1.4578)

材質：アルミニウム製フィールドハウジングと DIN レールハウジング




A0033634

図 9 アルミニウム製フィールドハウジングと DIN レールハウジングの構成

- 1 シール：シリコン
- 2 アルミニウム製フィールドハウジング：EN AC-ALSi12 (Fe)
- 3 DIN レールハウジング：PBT-GF
- 4 銘板：ポリエステル
- 5 接地接続：A2 (1.4305)、A2 (1.4301) および A2 (1.4310)；ベース：A2 1.4305；クランプ：A2 1.4301；スプリングワッシャ：A2 1.4310；ネジ M5：A2
- 6 表示部と操作モジュール：PC
- 7 ダミープラグ：ニッケルめっき真鍮
- 8 O リング：EPDM 70 + PTFE
- 9 ネジ：A2

操作性

操作方法、PROFIBUS DP




A0034892

10 操作方法、PROFIBUS DP

- 1 DeviceCare/FieldCare 搭載のコンピュータ
- 2 DeviceCare/FieldCare 搭載のコンピュータ
- 3 PROFIBUS DP
- 4 DeviceCare/FieldCare 搭載のコンピュータ
- 5 イーサネット
- 6 PLC
- 7 フィールド機器
- 8 Prosonic S 変換器
- 9 Commubox FXA291

表示部と操作モジュール：概要

表示部と操作モジュールの各部



A0035312

11 表示部および操作モジュール

- 1 ソフトキーシンボル
- 2 キー
- 3 動作状態を示す LED
- 4 表示シンボル
- 5 パラメータ値と単位 (この場合は : 測定値 1)
- 6 パラメータ名の表示

表示部と操作モジュールのバージョン

オーダーコード 040（操作）に応じて異なる

- オプション C（バックライト付きディスプレイ + キーパッド）：
表示部と操作モジュールは変換器に組み込まれている
- E（バックライト付きディスプレイ + キーパッド、96x96、パネル取付け、前面 IP65）：表示部と操作モジュールは変換器から分離；ケーブル：3 m (9.8 ft) 納入範囲に含まれる

表示部および操作部

キー

- キーの機能は、操作メニュー内の現在位置に応じて異なります。
- 現在のキーの機能は、ディスプレイの下部行にソフトキーシンボルで示されます。



アルミニウム製フィールドハウジングの場合、キーにアクセスできるのはハウジングが開いているときに限られます。

LED

機器の動作状態が示されます。



アルミニウム製フィールドハウジングの場合、LED が見えるのはハウジングが開いているときに限られます。

操作コンセプト

動的な操作メニュー

メニューには、機器バージョンと設置環境に関連する機能グループのみが表示されます。「基本設定」サブメニューには、すべての設定手順がガイド方式で示されます。

ロック操作

- 端子室のロックスイッチを使用
- 操作モジュールのキーの組み合わせを使用
- ソフトウェア（例：FieldCare）を使用してロックコードを入力

認証と認定

 現在、入手可能な認証と認定については、製品コンフィギュレータで確認できます。

CE マーク

本計測機器は、適用される EU 指令の法的必要条件を満たしています。これらの要求事項は、適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。

Endress+Hauser は CE マークを本機器に貼ることにより、本機器の適合を証明しています。

RoHS

本計測システムは、特定有害物質使用制限指令 2011/65/EU (RoHS 2) の物質制限に適合しません。

RCM マーク

本製品または計測システムは、ネットワークの整合性、相互運用性、性能特性、健康/安全に関する規制について、ACMA (Australian Communications and Media Authority) が定める要件を満たしています。特に電磁適合性に関する規定を満たしています。RCM マークのラベルは製品の銘板に貼付されています。



A0029561

EAC 認証

計測システムは EAC ガイドラインの法的要求に準拠しています。これらの要求事項は、適用される規格とともに EAC 適合宣言に明記されています。Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、EAC マークを付けることにより保証いたします。

防爆認定

- 取得済み防爆認定：製品コンフィギュレータを参照
- 関連する安全上の注意事項：(→ 25)

 FDU9x 防爆認定センサを、防爆認定を取得していない FMU90 変換器に接続することが可能です。

その他の基準およびガイドライン

EN 60529

ハウジング保護等級 (IP コード)

EN 61326 シリーズ

測定、制御およびラボ用電子機器に関する EMC 製品ファミリー規格

NAMUR

プロセス産業におけるオートメーション技術のユーザー協会

米国規格 UL 61010-1

CSA 一般仕様機器 FMU9x-N***** は、米国規格 UL 61010-1 (第 2 版) に従ってテスト済みです。

注文情報

注文情報

詳細な注文情報については、最寄りの弊社営業所 (www.addresses.endress.com) もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、www.endress.com の製品コンフィギュレータをご覧ください。

1. 「Corporate」をクリックします。
2. 国を選択します。
3. 「製品」をクリックします。
4. フィルターおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
5. 製品ページを開きます。

製品画像の右側にある「機器仕様選定」ボタンを押して、製品コンフィギュレータを開きます。



製品コンフィギュレータ - 個別の製品設定ツール

- 最新の設定データ
- 機器に応じて：測定レンジや操作言語など、測定ポイント固有の情報を直接入力
- 除外基準の自動照合
- PDF または Excel 形式でオーダーコードの自動生成および項目分類
- エンドレスハウザー社のオンラインショップで直接注文可能

納入範囲

- 注文したバージョンの機器
- 簡易取扱説明書
- 認定機器バージョンの場合：安全上の注意事項 (XA)

アクセサリ


通信関連のアクセサリ

Commubox FXA291

- Endress+Hauser 製機器の CDI インターフェイス（Common Data Interface）とコンピュータの USB ポートを接続
- オーダー番号：51516983
- 追加情報：技術仕様書 TI00405C

機器固有のアクセサリ

ポリカーボネート製フィールドハウジング用の日除けカバー




A0034922

図 12 ポリカーボネート製フィールドハウジング用の日除けカバー。測定単位 mm (in)

- 材質：SUS 316Ti 相当 (1.4571)
- 取付けおよび固定：Prosonic S ハウジングブラケットを使用
- オーダー番号：52024477

ポリカーボネート製フィールドハウジング用の取付プレート




A0034923

図 13 ポリカーボネート製フィールドハウジング用の取付プレート

- Prosonic S ハウジングブラケットに適合
- パイプ直径：25～50 mm (1～2 in)
- 寸法：210 x 110 mm (8.27 x 4.33 in)
- 材質：SUS 316Ti 相当 (1.4571)
- 取付け用のアクセサリ：固定クリップ、ネジ、ナットが付属
- オーダー番号：52024478

フレーム、700 mm (27.6 in)



A0037799


図 14 寸法。測定単位 mm (in)

質量 :
4.0 kg (8.82 lb)

材質
SUS 316L 相当 (1.4404)

オーダー番号
71452327

フレーム、1400 mm (55.1 in)



A0037800

図 15 寸法。測定単位 mm (in)

質量：


6.0 kg (13.23 lb)

材質

SUS 316L 相当 (1.4404)

オーダー番号

71452326

リモート表示部用のアダプタプレート

A0035916

図 16 アダプタプレートを使用

- 1 Prosonic S FMU9x の分離型ディスプレイとアダプタプレート
- 2 FMU86x 変換器（従来製品）の分離型ディスプレイ用の設置開口部

Prosonic S FMU9x の分離型ディスプレイを、FMU86x（従来製品）の大きな分離型ディスプレイ用のハウジングに取り付けるために使用

- 寸法：144 x 144 mm (5.7 x 5.7 in)
- 材質：SUS 304 相当 (1.4301)
- オーダー番号：52027441

サージアレスタ HAW562

上流側の避雷器からの残留電圧を低減；システム内で誘発または生成されたサージを制限
追加情報：技術仕様書 TI01012K

センサの延長ケーブル

- 許容最大全長（センサケーブル + 延長ケーブル）：300 m (984 ft)
- センサケーブルと延長ケーブルは同じタイプのケーブルです。

FDU90/FDU91 センサヒーターなし

- ケーブルタイプ：LiYCY 2x(0.75)
- 材質：PVC
- 周囲温度：
- オーダー番号：71027742

FDU90/FDU91 センサヒーター付き

- ケーブルタイプ：LiYY 2x(0.75)D+2x0.75
- 材質：PVC
- 周囲温度：-40～+105 °C (-40～+221 °F)
- オーダー番号：71027746

FDU92

- ケーブルタイプ：LiYCY 2x(0.75)
- 材質：PVC
- 周囲温度：-40～+105 °C (-40～+221 °F)
- オーダー番号：71027742

FDU91F/FDU93/FDU95

- ケーブルタイプ : LiYY 2x(0.75)D+1x0.75
- 材質 : PVC
- 周囲温度 : -40～+105 °C (-40～+221 °F)
- オーダー番号 : 71027743

FDU95

- ケーブルタイプ : Li2G2G 2x(0.75)D+1x0.75
- 材質 : シリコン
- 周囲温度 : -40～+150 °C (-40～+302 °F)
- オーダー番号 : 71027745

補足資料



同梱される関連の技術資料の概要については、次を参照してください。

- W@M デバイスビューワー：銘板のシリアル番号を入力してください (www.endress.com/deviceviewer)。
- Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板の 2-D マトリクスコード (QR コード) をスキャンしてください。

技術仕様書

超音波センサの技術仕様書：

- FDU90 TI01469F
- FDU91 TI01470F
- FDU91F TI01471F
- FDU92 TI01472F
- FDU93 TI01473F
- FDU95 TI01474F

取扱説明書

BA00344F

FMU95 の設置および設定に関する説明が記載されています。これには、標準的な測定作業に必要な操作メニューのすべての機能の説明が含まれます。

機能説明書

GP01152F

Prosonic S FMU95 のすべての機器パラメータの説明が記載されています。

スロット/インデックスリスト (PROFIBUS DP)

BA00346F

Prosonic S FMU95 のすべてのパラメータに対応するスロット/インデックスリスト

安全上の注意事項

XA00326F

ATEX II 3D 用の安全上の注意事項



71529219

www.addresses.endress.com
