

# Conseils de sécurité

## Prosonic S

### FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92

II 2 G Ex ma IIC T5 Gb

II 2 G Ex ma IIC T6 Gb





# Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92

## Sommaire

Informations relatives au document .....	4
Documentation correspondante .....	4
Documentation complémentaire .....	4
Certificats constructeur .....	4
Adresse du fabricant .....	5
Autres normes .....	5
Référence de commande étendue .....	5
Conseils de sécurité : Généralités .....	7
Conseils de sécurité : Conditions particulières .....	7
Conseils de sécurité : Installation .....	7
Tableaux des températures .....	10
Valeurs de raccordement .....	11

## Informations relatives au document



Ce document a été traduit en plusieurs langues. Seul le texte source en anglais est défini légalement.

Le document traduit dans les langues de l'UE est disponible :

- Dans l'espace téléchargement du site Web Endress+Hauser :  
[www.endress.com](http://www.endress.com) -> Télécharger -> Manuels et fiches techniques -> Type: Conseils de sécurité (XA) -> Recherche de texte : ...
- Dans Device Viewer: [www.endress.com](http://www.endress.com) -> Outils en ligne -> Accédez aux informations spécifiques des appareils -> Vérifier les caractéristiques de l'appareil



S'il n'est pas encore disponible, le document peut être commandé.

## Documentation correspondante

Le présent document fait partie intégrante des manuels de mise en service suivants :

TI00396F/00

## Documentation complémentaire

Brochure sur la protection contre les explosions : CP00021Z/11

La brochure sur la protection contre les explosions est disponible :

- Dans la zone de téléchargement sur le site Internet Endress+Hauser :  
[www.endress.com](http://www.endress.com) -> Télécharger -> Brochures et catalogues -> Recherche de texte : CP00021Z
- Pour les appareils avec documentation sur CD : Sur le CD

## Certificats constructeur

### Déclaration UE de conformité

Numéro de déclaration :  
EG05012

La Déclaration UE de Conformité est disponible :

Dans la zone de téléchargement sur le site Internet Endress+Hauser :  
[www.endress.com](http://www.endress.com) -> Télécharger -> Déclaration -> Type :  
Déclaration UE -> Code produit : ...

### Attestation d'examen UE de type

Numéro de certificat :  
BVS 05 ATEX E 009

Liste des normes appliquées : Voir la Déclaration UE de conformité.

**Adresse du fabricant** Endress+Hauser SE+Co. KG  
Hauptstraße 1  
79689 Maulburg, Allemagne  
Adresse du site de production : Voir plaque signalétique.

**Autres normes** Pour une installation conforme, il convient, entre autres, de respecter les normes suivantes dans leur version actuelle :

- IEC/EN 60079-14 : "Atmosphères explosives - Partie 14 : Conception, sélection et construction des installations électriques"
- EN 1127-1 : "Atmosphères explosives - Prévention de l'explosion et protection contre l'explosion - Partie 1 : Notions fondamentales et méthodologie"

**Référence de commande étendue** La référence de commande étendue (Extended order code) est indiquée sur la plaque signalétique qui est apposée de façon bien visible sur l'appareil. Pour plus d'informations sur la plaque signalétique : Voir manuel de mise en service correspondant.

#### Structure de la référence de commande étendue

FDU9x	–	*****	+	A*B*C*D*E*F*G*..
<i>(Type d'appareil)</i>		<i>(Spécifications de base)</i>		<i>(Spécifications optionnelles)</i>

\* = Caractère de remplacement  
Position pour une option sélectionnée dans la spécification (chiffre ou lettre).

#### *Spécifications de base*

Les caractéristiques indispensables pour l'appareil sont définies dans les spécifications de base. Le nombre de positions dépend du nombre de caractéristiques disponibles, l'option choisie pour une caractéristique pouvant être composée de plusieurs positions.

#### *Spécifications optionnelles*

Les caractéristiques additionnelles de l'appareil sont décrites dans les spécifications optionnelles. Le nombre de positions dépend du nombre de caractéristiques disponibles. Afin d'identifier les caractéristiques, elles sont composées de deux caractères (par ex. JA). La première position (identifiant), qui correspond à un groupe de caractéristiques (par ex. J = Test, certificat) se compose d'un chiffre ou d'une lettre. La deuxième position représente la valeur qui correspond à la

caractéristique au sein du groupe (par ex. A = Matériau 3.1 (en contact avec le produit), certificat de réception).

Pour plus d'informations sur l'appareil, voir les tableaux suivants. Chaque caractère Ex ou chaque identifiant de la référence de commande étendue est décrit ici.

### Référence de commande étendue : Prosonic S



Les indications suivantes représentent un extrait de la structure du produit et permettent l'affectation :

- De cette documentation à l'appareil (à l'aide de la référence de commande étendue sur la plaque signalétique).
- Des options d'appareil indiquées dans le document.

#### Type d'appareil

FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92

#### Spécifications de base

Position 1 (Agrément)		
Option sélectionnée		Description
FDU90	J	ATEX II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
FDU91 FDU91F FDU92	J	ATEX II 2 G Ex ma IIC T6 Gb

Position 4 (Chauffage)		
Option sélectionnée		Description
FDU90	A	sans
FDU91	B	Raccordement au 24 VDC, tenir compte de l'Information technique FMU90 ! (Compensation en température)

#### Spécifications optionnelles

Aucune option Ex disponible.

**Conseils de sécurité : Généralités**


- Tenir compte des conseils d'installation et de sécurité du manuel de mise en service.
- Le personnel réalisant le montage, l'installation électrique, la mise en service et la maintenance de l'appareil doit remplir les conditions suivantes :
  - Disposer de la qualification correspondant à ses fonctions et à ses activités
  - Etre formé sur la protection contre les explosions
  - Etre informé sur les directives nationales en vigueur
- Installer l'appareil d'après les instructions du fabricant et les directives nationales en vigueur.
- Ne pas utiliser l'appareil en dehors des limites nominales électriques, thermiques et mécaniques.
- N'utiliser l'appareil que dans des produits contre lesquels les matériaux en contact sont suffisamment résistants.
- Éviter les charges électrostatiques :
  - De surfaces en plastique (p. ex. boîtier, élément sensible, vernis spécial, plaques fixées supplémentaires, ...)
  - De capacités isolées (p. ex. plaques métalliques isolées)

**Conseils de sécurité : Conditions particulières**

- En présence d'une couche de vernis spécial supplémentaire ou alternative sur le boîtier ou d'autres pièces métalliques :
- Tenir compte des risques liés aux charges et aux décharges électrostatiques.
  - Ne pas frotter les surfaces avec un chiffon sec.

**Conseils de sécurité : Installation**

Raccordement électrique du capteur Prosonic FDU9x à l'unité d'analyse Prosonic S




A0036077

☐ 1

- A Zone 1  
 1 Cuve, zone explosible 1  
 2 Raccordement électrique  
 3 En option : boîtier de raccordement (installé par l'utilisateur)  
 4 Raccordé directement ou via le boîtier de raccordement  
 5 Alimentation électrique externe  
 (seuls les types d'appareil FDU90, FDU91 avec spécification de base, position 4 = B)  
 6 Unité d'analyse et de commande

## Raccordement électrique de deux capteurs Prosonic FDU9x à l'unité d'analyse Prosonic S



A0036078

 2

- A Zone 1
- 1 Cuve, zone explosible 1
- 2 Raccordement électrique
- 3 En option : boîtier de raccordement (installé par l'utilisateur)
- 4 Raccordé directement ou via le boîtier de raccordement
- 5 Alimentation électrique externe  
(seuls les types d'appareil FDU90, FDU91 avec spécification de base, position 4 = B)
- 6 Unité d'analyse et de commande
- 7 Cuve, zone explosible 1

- Pour le montage il est possible d'utiliser le dispositif d'orientation FAU40.
- Lors de l'utilisation d'accessoires en matière synthétique, vérifier qu'ils peuvent être employés en zones explosibles. Tenir compte des conseils relatifs au chargement électrostatique.
- Les versions avec adaptateur NPT sont prévues pour le raccordement à une conduite appropriée pour le mode de protection. L'adaptateur doit être relié à la ligne d'équipotentialité locale, soit directement via la conduite métallique, soit par le biais d'autres mesures.

## Type d'appareil FDU90

### *Groupe d'appareils IIC/IIB*

Lors de l'utilisation de la sonde en zones rendues explosibles par la présence de gaz, brouillards ou vapeurs inflammables : Eviter le chargement électrostatique du capteur.

## Type d'appareil FDU91

Si des contraintes mécaniques sont à attendre, il convient de protéger le capteur.

## Type d'appareil FDU91F

Le boîtier du capteur est fait d'un matériau conducteur; il est relié, ainsi que la membrane et le raccord de montage, au conducteur de terre du câble de sonde, qui doit être raccordé à la ligne d'équipotentialité locale de l'installation.

## Type d'appareil FDU92

Si des contraintes mécaniques sont à attendre, il convient de protéger le capteur.

### *Groupe d'appareils IIC*

Lors de l'utilisation de la sonde en zones rendues explosibles par la présence de gaz, brouillards ou vapeurs inflammables : Eviter le chargement électrostatique du capteur.

## Tableaux des températures

	Type d'appareil			
	FDU90	FDU91	FDU91F	FDU92
Température de process $T_p$ (process)	max. +60 °C	max. +80 °C	max. +80 °C	max. +80 °C

Classe de température	Gamme de température ambiante admissible			
	Type d'appareil			
	FDU90	FDU91 <i>avec spécification de base, position 4 =</i>	FDU91F FDU92	
		A	B	
T6	-	-40 ... +60 °C	-40 ... +40 °C	-40 ... +60 °C
T5	-40 ... +60 °C	-40 ... +80 °C	-40 ... +60 °C	-40 ... +80 °C

Classe de température	Gamme de température ambiante admissible			
	Type d'appareil			
	FDU90	FDU91 avec spécification de base, position 4 =	FDU91F FDU92	
		A	B	
T4	-40 ... +80 °C	-40 ... +80 °C	-40 ... +80 °C	-40 ... +80 °C
T3	-40 ... +80 °C	-40 ... +80 °C	-40 ... +80 °C	-40 ... +80 °C

## Valeurs de raccordement

### Limites de performance

	Type d'appareil			
	FDU90	FDU91	FDU91F	FDU92
Pression max. de travail <sup>1)</sup>	0,4 MPa	0,4 MPa	0,4 MPa	0,4 MPa

1) en dehors des atmosphères explosibles à 20 °C

### Circuit d'émission / de signal (FMU90, FMU95 à FDU9x)

	Type d'appareil			
	FDU90	FDU91	FDU91F	FDU92
Tension de transmission	$\leq 55 V_{\text{eff}}$	$\leq 55 V_{\text{eff}}$	$\leq 55 V_{\text{eff}}$	$\leq 55 V_{\text{eff}}$
Fréquence d'émission (20 °C)	90,0 kHz	43,0 kHz	42,0 kHz	30,5 kHz
Puissance consommée max. (puissance eff. à long terme)	0,9 W	0,4 W	0,9 W	0,9 W

### Alimentation NTC (FMU90, FMU95 à FDU9x)

	Type d'appareil			
	FDU90	FDU91	FDU91F	FDU92
Alimentation	$\leq 12 V$	$\leq 12 V$	$\leq 12 V$	$\leq 12 V$
Puissance consommée max. (puissance eff. à long terme)	$\leq 0,4 \text{ mW}$	$\leq 0,4 \text{ mW}$	$\leq 0,4 \text{ mW}$	$\leq 0,4 \text{ mW}$
Alimentation externe pour circuit de chauffage	$\leq 26,4 V_{\text{AC}}$ ou $V_{\text{DC}}$	$\leq 26,4 V_{\text{AC}}$ ou $V_{\text{DC}}$	-	-



71531495

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---