

Informações técnicas

Turbimax CUS50D

Absorção do sensor para turbidez e medição de conteúdo sólido



Aplicação

Turbimax CUS50D é um sensor de absorção para medir turbidez ou conteúdo sólido. O sensor garante medição confiável e monitoramento eficiente do processo, mesmo em meios agressivos:

- Águas residuais industriais e serviços:
 - Medição de conteúdo sólido em lodo de processo e residual
 - Dosagem flocculante
 - Medição da concentração de produtos lácteos na água residual
- Meio de processo:
Medição da concentração no produto, p. ex., no dióxido de titânio

- Meio altamente absorvente:
Medição da concentração em meio muito escuro, p. ex, concentração de carbono ativo no quarto estágio de tratamento na estação de tratamento de efluentes

[Continuação da página inicial]

Seus benefícios

- Medição de turbidez de acordo com o princípio de atenuação da luz de acordo com a ISO7027
- Sem vidro, cabeça do sensor não-adesiva com 2 comprimentos do percurso (5 mm e 10 mm)
- Comunicação padronizada (tecnologia Memosens) permite "plug and play"
- Cabeça do sensor feita de um derivado de PTFE é fácil de manter limpa usando a unidade de limpeza de ar
- Longa vida útil do sensor graças aos materiais resistentes usados na cabeça e eixo do sensor
- O sensor está pré-calibrado ex works e inclui diferentes modelos de aplicação
- Modelo automático de lodo seleciona independentemente as características do sinal ideal para cada tipo de lodo
- A calibração de um ponto é suficiente na maioria das aplicações

Sumário

Função e projeto do sistema	4	Acessórios	16
Princípio de medição	4	Conjuntos	17
Sistema de medição	4	Suporte	17
Monitoramento do sensor	5	Material de instalação	17
Aplicações	6	Limpeza por ar comprimido	18
Entrada	6	Kit de calibração	18
Variável medida	6		
Faixa de medição	6		
Fonte de alimentação	7		
Conexão elétrica	7		
Características de desempenho	8		
Condições de operação de referência	8		
Erro de medição	8		
Repetibilidade	8		
Desvio	8		
Limites de detecção	8		
Instalação	9		
Orientação	9		
Ambiente	12		
Faixa de temperatura ambiente	12		
Temperatura de armazenamento	12		
Umidade relativa	12		
Altura de operação	12		
Fuligem	12		
Condições do ambiente	12		
Grau de proteção	12		
Processo	12		
Faixa de temperatura do processo	12		
Faixa de pressão do processo	12		
Vazão mínima	13		
Construção mecânica	13		
Dimensões	13		
Peso	15		
Materiais	15		
Conexões de processo	15		
Certificados e aprovações	16		
NAMUR	16		
Segurança do equipamento	16		
ISO 7027	16		
Certificações marítimas	16		
Informações para pedido	16		
Escopo de entrega	16		
Página do produto	16		
Configurador do produto	16		

Função e projeto do sistema

Princípio de medição


O sensor opera no princípio da atenuação da luz e atende os requisitos de medição de turbidez de acordo com o princípio de atenuação da luz de acordo com a ISO 7027. A medição é executada com comprimento de onda de 860 nm.

É adequado para medições na faixa de média a alta turbidez e para medição de teor de sólidos.

Sistema de medição

Um sistema de medição completo compreende:

- Sensor de turbidez Turbimax CUS50D
- Transmissor Liquiline CM44x multicanais
- Instalação direta em uma conexão de encanamento (braçadeira de 2") ou
- Conjunto:
 - Conjunto de vazão p. ex., Flowfit CUA252 ou CUA120 ou
 - Conjunto p. ex., Flexdip CYA112 e suporte p. ex., Flexdip CYH112 ou
 - Conjunto retrátil, por ex., Cleanfit CUA451




A0036713

1 Sistema de medição com conjunto de vazão CUA252

- 1 Transmissor LiquilineCM44x multicanais
- 2 Sensor de turbidez Turbimax CUS50D
- 3 Conjunto de vazão CUA252
- 4 Direção do fluxo

Estrutura do sensor


O sensor possui um cabeçote do sensor com 2 comprimentos de caminho de 5 mm (0.2 in) e 10 mm (0.39 in).



A0036825

 2 Cabeçote do sensor CUS50D

- 1 Fontes de luz 10 mm (0.39 in)
- 2 Fontes de luz 5 mm (0.2 in)
- 3 Receptor de luz 5 mm (0.2 in)
- 4 Receptor de luz 10 mm (0.39 in)



A0036368

 3 Versões

- A Com braçadeira
- B Com limpeza do ar comprimido

Monitoramento do sensor

Os sinais ópticos são continuamente monitorados e analisados por plausibilidade. Se ocorrerem inconsistências, uma mensagem de erro é gerada através do transmissor. A função é desativada por padrão.

Aplicações

A **absorção** e **Formazina** as aplicações são calibradas de fábrica. A calibração de fábrica da absorção é usada como base para pré-calibrar aplicações adicionais e otimizá-las para as diferentes características de meio.

Aplicação	Faixa de operação especificada
Absorção	0.000 para 5.000 AU ou 0.000 para 10.000 OD
Formazina	40 para 4 000 FAU
Kaolin	0 para 60 g/l
Sludge	0 para 25 g/l
Auto sludge	0 para 25 g/l
Product loss	0 para 100 %

Para adaptar a uma aplicação específica, é possível executar calibrações do cliente até 10 pontos.

A calibração de fábrica para a aplicação formazina é realizada com a turbidez padrão de formazina.

 Os valores medidos pelo sensor na unidade [FAU] são comparáveis apenas aos valores medidos em qualquer outro sensor, p. ex., com um sensor de luz difusa usando a unidade FNU ou NTU. Em qualquer outro meio, os valores medidos serão diferentes daqueles obtidos quando medindo com outro sensor de luz difusa.

Entrada

Variável medida

- Turbidez
- Absorção
- Teor de sólidos
- Perda de produto
- Temperatura

Faixa de medição

Aplicação	Faixa de operação especificada	Faixa de operação máxima
Calibração de fábrica de absorção	0,000 a 5,000 AU ou 0,000 a 10,000 OD	
Calibração de fábrica para formazina	40 a 4.000 FAU	10000 FAU
Aplicação: Caulim	0 a 60 g/l	500 g/l
Aplicação: Lodo	0 a 25 g/l	500 g/l
Aplicação: Auto Lodo	0 a 25 g/l	500 g/l
Perda de produto	0 a 100 %	1000%

 Faixa de medição com teor de sólidos:


Para sólidos, as faixas atingíveis dependem muito dos meios que estão atualmente presentes e podem ser diferentes das faixas de operação recomendadas. Meios extremamente não-homogêneos podem causar flutuações nos valores medidos, estreitando assim a faixa de medição.

Fonte de alimentação

Conexão elétrica

As seguintes opções de conexão estão disponíveis:

- Via conector M12 (versão: cabo fixo, plugue M12)
- através do cabo do sensor aos terminais plug-in de uma entrada do sensor no transmissor (versão: cabo fixo, luvas das extremidades)



4 Conexão do sensor à entrada do sensor (esquerda) ou através do conector M12 (direita)

O comprimento máximo do cabo é de 100 m (328.1 ft).

Características de desempenho

Condições de operação de referência 20 °C (68 °F), 1013 hPa (15 psi)

Erro de medição	Absorção	0,5% do valor da faixa superior (corresponde a ± 50 mOD)
	Formazina	10% do valor medido ou 10 FAU (o valor maior se aplica em cada caso)
	Kaolim	5% do valor da faixa superior; aplica-se para sensores que estão calibrados para a faixa de medição observada
	Lodo/Auto Lodo	10% do valor medido ou 5% do valor da faixa superior (o valor maior se aplica em cada caso); aplica-se para sensores que estão calibrados para a faixa de medição observada
	Perda de produto	Não especificada; depende muito da condição do meio de medição usado

 Para sólidos, os erros medidos atingíveis dependem muito dos meios que estão atualmente presentes e podem ser diferentes dos valores especificados. Meio extremamente não homogêneo faz com que o valor medido varie e aumente o erro de medição.

 O erro medido engloba todas as imprecisões da cadeia de medição (sensor e transmissor). No entanto, não inclui a imprecisão do material de referência usado para calibração.

Repetibilidade	Aplicação	Repetibilidade
	Absorção	0,001 OD ou 0,2% do valor medido (o valor maior se aplica em cada caso)
	Formazina	10 FAU para 800 FAU

 Para caulim, lodo/auto lodo e perda de produto, a repetibilidade depende muito dos meios que estão atualmente presentes. Portanto, não é possível especificar valores gerais.

Desvio Trabalhando com base em controles eletrônicos, o sensor é em grande parte livre de desvios.

- **Formazina:** desvio de 0,04% por dia (para 2000 FAU)
- **Absorbtion:** desvio de 0,015% por dia (para 5 OD)


Limites de detecção	Aplicação	Limite de detecção
	Absorção	0,004 OD para 0,5 OD
	Formazina	10 FAU

 Para caulim, lodo/auto lodo e perda de produto, o limite de detecção depende muito dos meios que estão atualmente presentes. Portanto, não é possível especificar valores gerais.

Instalação

Orientação


Orientação em tubos



A0029259

5 Orientações permitidas e inaceitáveis em tubos

- O diâmetro da tubulação deve ser de pelo menos 50 mm (2 in).
- Instalar o sensor em locais com condições de vazão estáveis.
- A melhor localização de instalação é no tubo ascendente (item 1).




A0036370

6 Direção do fluxo

- Alinhar o sensor de modo que o meio flua através da folga de medição (efeito de autolimpeza).

A seta indica a direção de vazão; corre do caminho 10 mm (0.39 in) para o caminho 5 mm (0.2 in).

Marcas de instalação



A0041341

7 Marcação de instalação para alinhamento do sensor

1 Marcas de instalação


A marcação de instalação mostra a entrada para o 10 mm (0.39 in) caminho de medição.

- Usando a marcação de instalação, alinhe o sensor contra a direção de vazão.

Opções de instalação


Opções de instalação:

- Com conjunto de vazão p. ex., Flowfit CUA252 ou CUA120
- com conjunto retrátil, por ex., Cleanfit CUA451
- com conjunto p. ex., Flexdip CYA112 e suporte p. ex., Flexdip CYH112



O ângulo de instalação é de 90°.
A seta indica a direção de vazão; corre do caminho 10 mm (0.39 in) para o caminho 5 mm (0.2 in).


 8 Instalação com conjunto de vazão CUA120



A0036837

9 Instalação com conjunto de vazão CUA252


O ângulo de instalação é de 90°. A seta indica a direção de vazão; corre do caminho 10 mm (0.39 in) para o caminho 5 mm (0.2 in).



A0036836

10 Instalação com conjunto de vazão CUA262


O ângulo de instalação é de 90°. A seta indica a direção de vazão; corre do caminho 10 mm (0.39 in) para o caminho 5 mm (0.2 in).



A0041336

11 Instalação com conjunto de vazão CYA251


O ângulo de instalação é de 90°. A seta indica a direção de vazão; corre do caminho 10 mm (0.39 in) para o caminho 5 mm (0.2 in).



A0036838

12 Instalação com conjunto retrátil CUA451


O ângulo de instalação é de 90°. A seta indica a direção de vazão; corre do caminho 10 mm (0.39 in) para o caminho 5 mm (0.2 in). A pressão média não deve exceder 2 bar (29 psi) for para retração manual do conjunto.



13 Instalação com conjunto de imersão

O ângulo de instalação é de 0°.

A seta indica a direção de vazão; corre do caminho 10 mm (0.39 in) para o caminho 5 mm (0.2 in). Se o sensor for utilizado em reservatórios abertos, instale-o de maneira que ele não possa acumular bolhas.



14 Conjunto de imersão CLA140

Nenhum ângulo de instalação especial é necessário. Sem vazão.

Se o sensor for utilizado em reservatórios abertos, instale-o de maneira que ele não possa acumular bolhas.

Ambiente

Faixa de temperatura ambiente	-20 para 60 °C (-4 para 140 °F)
Temperatura de armazenamento	-20 para 70 °C (-4 para 158 °F)
Umidade relativa	Umidade 0 para 100 %
Altura de operação	Máximo 3 000 m (9 842.5 ft)
Fuligem	Grau de sujidade 2 (micro ambiente)
Condições do ambiente	■ Para uso em áreas internas e externas ■ Para uso em ambientes úmidos
Grau de proteção	■ IP 68 (1.83 m (6 ft) coluna de água durante 24 horas) ■ IP 66 ■ Tipo 6P

Processo

Faixa de temperatura do processo	-20 para 85 °C (-4 para 185 °F)
Faixa de pressão do processo	0.5 para 5 bar (7.3 para 73 psi) absoluta


Vazão mínima

Sem vazão mínima requerida.

 Para sólidos que têm a tendência de formar depósitos, garantir que seja realizada uma mistura suficiente.


Construção mecânica

Dimensões




15 Dimensões . Dimensões: mm (pol.)

A0036366



A0036582

16 Dimensões com braçadeira. Dimensões: mm (pol.)



A0036826

17 Dimensões para limpeza do ar comprimido. Dimensões: mm (pol.)

Limpeza do ar comprimido: 2 bar (29 psi) pressão máxima

Peso

Comprimento do cabo	Sensor de plástico	Sensor de metal	Sensor de metal com braçadeira
3 m (9.84 ft)	0.46 kg (1.5 lbs)	1.15 kg (2.54 lbs)	1.21 kg (2.67 lbs)
7 m (23 ft)	0.68 kg (1.5 lbs)	1.37 kg (3.81 lbs)	1.43 kg (3.15 lbs)
15 m (49.2 ft)	1.15 kg (2.54 lbs)	1.83 kg (4.03 lbs)	1.9 Kg (4.19 lbs)

Materiais

	Sensor de plástico	Célula de medição metálica
Cabeçote do sensor:	PCTFE	PCTFE
Invólucro do sensor:	PPS/GF40%	1.4571/AISI 316Ti
Conexão interferida do sensor:	PPS/GF40%	1.4404/AISI316L
O-rings:	EPDM	EPDM
Conexão da extremidade do cabo:	1.4404/AISI316L	1.4404/AISI316L

Os dados se referem a partes molhadas quando o sensor é instalado corretamente em conjuntos Endress+Hauser.

Conexões de processo

- G1 e NPT ¾"
- Braçadeira de 2" (depende da versão do sensor)/ DIN 32676

Certificados e aprovações

Certificados atuais e aprovações para o produto estão disponíveis na www.endress.com respectiva página do produto em:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione **Downloads**.

NAMUR	NE 21
Segurança do equipamento	▪ EN IEC 61010-1 ▪ Uso geral CAN/US
ISO 7027	O método de medição usado no sensor corresponde ao método turbidimétrico (princípio de atenuação da luz), de acordo com a ISO 7027-1.
Certificações marítimas	O produto tem um certificado para aplicações marítimas, emitido pelas seguintes organizações de classificação: ABS (American Bureau of Shipping), BV (Bureau Veritas), DNV (Det Norske Veritas) e LR (Lloyd's Register).

Informações para pedido

Escopo de entrega	O escopo de entrega compreende: ▪ 1 sensor, na versão conforme solicitação ▪ 1 Instruções de operação BA01846C
Página do produto	www.endress.com/cus50d
Configurador do produto	1. Configurar: Clique neste botão na página do produto. 2. Selecione Seleção estendida. ↳ O Configurador abre em uma janela separada. 3. Configure o equipamento de acordo com seus requisitos ao selecionar a opção desejada para cada recurso. ↳ Desta forma, você receberá um código de pedido válido e completo para o equipamento. 4. Aceitar: Adicione o produto configurado ao carrinho de compras.  Para diversos produtos, você também tem a opção de baixar desenhos CAD ou 2D da versão do produto selecionada. 5. CAD: Abra esta tabela ↳ A janela do desenho é exibida. Você pode escolher entre diferentes visualizações. Você pode baixá-los em formatos selecionáveis.

Acessórios

Os seguintes itens são os mais importantes acessórios disponíveis no momento em que esta documentação foi publicada.

Os acessórios listados são tecnicamente compatíveis com o produto nas instruções.

1. Restrições específicas para a aplicação da combinação dos produtos são possíveis. Garanta a conformidade do ponto de medição à aplicação. Isso é responsabilidade do operador do ponto de medição.
2. Preste atenção às informações nas instruções de todos os produtos, especialmente os dados técnicos.
3. Para os acessórios não listados aqui, contatar seu escritório de serviços ou de vendas.

Conjuntos**FlowFit CUA120**

- Adaptador de flange para instalação de sensores de turbidez
- Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cua120



Informações Técnicas TI096C

Flowfit CUA252

- Conjunto de vazão
- Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cua252



Informações Técnicas TI01139C

Flowfit CUA262

- Conjunto de vazão soldado
- Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cua262



Informações Técnicas TI01152C

Flexdip CYA112

- Conjunto de imersão para água e efluentes
- Sistema de conjunto modular para sensores em reservatórios abertos, canais e tanques
- Material: PVC ou aço inoxidável
- Configurador de produto na página do produto: www.endress.com/cya112



Informações Técnicas TI00432C

Cleanfit CUA451

- Conjunto retrátil manual feito de aço inoxidável com desligamento de válvula de esfera para sensores de turbidez
- Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cua451



Informações Técnicas TI00369C

FlowfitCYA251

- Conexão: Consulte a estrutura do produto
- Material: PVC-U
- Configurador de produto na página do produto: www.endress.com/cya251



Informações Técnicas TI00495C

Dipfit CLA140

- Conjunto de imersão com conexão de flange para processos muito exigentes
- Configurador de produtos na página do produto: www.endress.com/cla140



Informações técnicas TI00196C

Suporte**Flexdip CYH112**


- Sistema de suporte modular para sensores e conjuntos em reservatórios abertos, canais e tanques
- Para conjuntos de água e efluentes Flexdip CYA112
- Pode ser fixado em qualquer lugar: no solo, na pedra de cobertura, na parede ou diretamente nos trilhos.
- Versão em aço inoxidável
- Configurador de produto na página do produto: www.endress.com/cyh112



Informações técnicas TI00430C


Material de instalação**Adaptador soldado para conexão de braçadeira DN 50**

- Material: 1.4404 (AISI 316 L)
- Espessura da parede 1.5 mm (0.06 in)
- DIN 32676
- Número de pedido: 71242201



A0030841

18 Adaptador soldado. Unidade: mm (pol.)



A0030819

19 Conexão de tubo com adaptador soldado. Unidade: mm (pol.)

Limpeza por ar comprimido

Limpeza por ar comprimido para CUS50D

- Conexão: 6 mm (0.24 in)
- Pressão: 1.5 para 2 bar (21.8 para 29 psi)
- Materiais: POM, PE, PA 6,6 30% de fibra de vidro, titânio
- Número de pedido: 71395617

Compressor

- Para limpeza por ar comprimido
- 115 Vca, número de pedido: 71194623

Kit de calibração

Kit CUS50D, referência de estado sólido

- Ferramenta de calibração para sensor de turbidez CUS50D
- Inspeção fácil e confiável dos sensores de turbidez CUS50D
- Número de pedido: 71400898



71748711

www.addresses.endress.com
