

Technische Informatie

Prosonic S FDU93

Ultrasonische meettechnologie



Ultrasonische sensor voor niveau- en flowmeting

Toepassing

- Continue, contactloze niveaumeting van vloeistoffen en stortgoederen in silo's, op transportbanden, in materiaalopslag en in brekers
- Flowmeting in open kanalen en bij overstortschotten
- Maximaal meetbereik: 25 m (82 ft) in vloeistoffen; 15 m (49 ft) in stortgoederen

Uw voordelen

- Geïntegreerde temperatuursensor voor time-of-flight correctie, waardoor nauwkeurige metingen mogelijk zijn, ook bij temperatuurvariaties
- Hermetisch dichtgelaste PVDF-sensor voor maximale chemische weerstand
- Geschikt voor zware omgevingsomstandigheden dankzij separate installatie van de transmitter (tot maximaal 300 m (984 ft))
- Zelfreinigend effect waarborgt minimale opbouw van afzettingen
- Weerbestendig en overstromingsbestendig (IP68)
- Internationale stof-Ex en gas-Ex certificaten beschikbaar

Inhoudsopgave

Belangrijke documentinformatie	3	Leveringsomvang	14
Documentconventies	3		
Werking en systeemopbouw	4	Toebehoren	14
Niveaumeting	4	Sensorverlengkabel	14
Flowmeting in open kanalen of bij overstortschotten	4	Inschroefflens FAX50	15
Temperatuurafhankelijke time-of-flight correctie	5	FAU40 uitlijnrichting	15
		IP66 beschermende behuizing voor RNB130	
		voedingseenheid	16
Ingang	5	Aanvullende documentatie	16
Blokafstand	5	Documentatie voor FMU90 transmitter	16
Meetbereik	5	Documentatie voor FMU95 transmitter	16
Bedrijfsfrequentie	6	Andere documentatie	16
Voedingsspanning	6		
Voedingsspanning	6		
Elektrische aansluiting	6		
Aansluitschema voor sensor → FMU90	7		
Aansluitschema voor sensor → FMU95	7		
Specificatie verlengkabel	8		
Inkorten van de sensorkabel	8		
Installatie	8		
Installatie-omstandigheden voor niveaumeting	8		
Installatievoorwaarden voor flowmeting	9		
Montage-instructies	10		
Installatie-opties (voorbeelden)	10		
Nozzlemontage	11		
Borgen van de sensor	11		
Omgeving	11		
Beschermingsklasse	11		
Trillingsongevoeligheid	11		
Opslagtemperatuur	11		
Thermische schokbestendigheid	11		
Elektromagnetische compatibiliteit	11		
Proces	12		
Procestemperatuur	12		
Procesdruk	12		
Mechanische constructie	12		
Afmetingen	12		
Gewicht	12		
Materialen	12		
Materialen van de aansluitkabel	12		
Certificaten en goedkeuringen	13		
CE-markering	13		
RoHS	13		
RCM-Tick markering	13		
Ex-certificaat	13		
Andere normen en richtlijnen	13		
Bestelinformatie	13		
Bestelinformatie	13		
5-punts lineariteitsprotocol	14		

Belangrijke documentinformatie

Documentconventies

Veiligheidssymbolen

GEVAAR

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.

WAARSCHUWING

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan ernstig of dodelijk letsel ontstaan.

VOORZICHTIG

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan licht of middelzwaar letsel ontstaan.

LET OP

Dit symbool bevat informatie over procedures of andere feiten, die niet kunnen resulteren in persoonlijk letsel.

Elektrische symbolen



Aardaansluiting

Een aardklem die, voor wat de operator betreft, is geaard via een aardingssysteem.

Gereedschapssymbolen



Steeksleutel

Symbolen voor bepaalde typen informatie en afbeeldingen

toegestaan

Procedures, processen of handelingen die zijn toegestaan

verboden

Procedures, processen of handelingen die verboden zijn

Tip

Geeft aanvullende informatie



Verwijzing naar documentatie

1., 2., 3.

Handelingsstappen

1, 2, 3, ...


Positienummers

A, B, C, ...

Afbeeldingen

Werking en systeemopbouw

Niveaumeting



A0034882


- 1 Prosonic S sensor
- 2 Prosonic S transmitter
- BD Blokafstand
- D Afstand tussen referentiepunt (sensormembraan) en oppervlak van het medium
- E Leegafstand
- F Bereik
- L Niveau

De sensor verzendt ultrasone pulsen in de richting van het mediumoppervlak. Daar worden deze gereflecteerd en weer ontvangen door de sensor. De transmitter meet de tijd t tussen het verzenden en het ontvangen van een puls. Uit deze tijd, gebruik makend van de geluidssnelheid c , berekent de transmitter de afstand D tussen het referentiepunt (sensormembraan) en het mediumoppervlak:

$$D = c \cdot t / 2$$

Het niveau L wordt afgeleid van D . Met linearisatie, wordt het volume V of de massa M afgeleid van L .

Flowmeting in open kanalen of bij overstortschotten



A0035219

- 1 Prosonic S sensor
- 2 Prosonic S transmitter
- D Afstand tussen sensormembraan en vloeistofoppervlak
- Q Debiet

De sensor verzendt ultrasone pulsen in de richting van het vloeistofoppervlak. Daar worden deze gereflecteerd en weer ontvangen door de sensor. De transmitter meet de tijd t tussen het verzenden en het ontvangen van een puls. Uit deze tijd, gebruik makend van de geluidssnelheid c , berekent de transmitter de afstand D tussen het referentiepunt (sensormembraan) en het vloeistofoppervlak:

$$D = c \times t / 2$$

Het niveau L wordt afgeleid van D. Met linearisatie wordt de flow Q afgeleid van L.


Temperatuurafhankelijke time-of-flight correctie

Temperatuurafhankelijke time-of-flight correctie via de temperatuursensoren geïntegreerd in de ultrasone sensoren.

Ingang

Blokafstand

Signalen binnen de blokafstand (BD) kunnen niet worden gemeten vanwege responstijd van de sensor.



A0039794

1 Blokafstand van de ultrasone sensor. Technische eenheid m (ft)

1 Referentiepunt (sensormembraan) van de meting

Meetbereik

Inschatting van het effectieve sensorbereik afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden

1. Tel alle van toepassing zijnde dempingswaarden uit de volgende lijst bij elkaar op.
2. Bepaal, aan de hand van de totale berekende demping, in de bereiksgrafiek hieronder het bereik van de sensor.

Demping veroorzaakt door vloeistofoppervlak

- Kalm oppervlak: 0 dB
- Golven op oppervlak: 5 ... 10 dB
- Zeer turbulent oppervlak: 10 ... 20 dB
- Schuimend oppervlak: neem contact op met Endress+Hauser: <http://www.endress.com/contact>

Demping door stortgoedoppervlak

- Hard, ruw oppervlak (bijv. puin): 40 dB
- Zacht oppervlak (bijv. turf, met stof bedekte klinkers): 40 ... 60 dB

Demping vanwege stof


- Geen stofvorming: 0 dB
- Beperkte stofvorming: 5 dB
- Veel stofvorming: 5 ... 20 dB

Demping door vulgordijn in het detectiebereik

- Geen vulgordijn: 0 dB
- Kleine volumes: 5 dB
- Grote volumes: 5 ... 20 dB

Demping door temperatuurverschil tussen sensor en productoppervlak

- Tot 20 °C (68 °F): 0 dB
- Tot 40 °C (104 °F): 5 ... 10 dB
- Tot 80 °C (176 °F): 10 ... 20 dB



A0039799

2 Bereikgrafiek voor ultrasone sensoren

A Totale demping in dB
R Bereik in m (ft)

Bedrijfsfrequentie 27 kHz

Voedingsspanning

Voedingsspanning Wordt geleverd door transmitter.

Elektrische aansluiting Algemene informatie

⚠ VOORZICHTIG

Onvoldoende potentiaalvereffening kan de elektrische veiligheid in gevaar brengen

- Sluit de geel/groene aardader (GNYE) van de sensor aan op de potentiaalvereffening na een **maximale afstand van 30 m (98 ft)**. Dit kan worden uitgevoerd in een klemmenkast, op de transmitter of in de schakelkast.

LET OP

Interferentiesignalen kunnen storingen veroorzaken


- Installeer de sensorkabels niet parallel hoogspannings elektrische leidingen of in de buurt van frequentie-omvormers.

LET OP

Een beschadigde kabelafscherming kan storingen veroorzaken

- Voor vooraangeslagen kabels: sluit de zwarte ader (afscherming) aan op de "BK"-klem.
- Voor verlengkabels: twist de afscherming en sluit deze aan op de "BK"-klem.

Aansluitschema voor sensor → FMU90




A0039803

3 Aansluitschema voor sensor; YE: geel, BK: zwart; RD: rood; BU: blauw; BN: bruin; randaarde GNYE: groen/geel

- A Aarding op klemmenkast
 B Aarding op transmitter FMU90
 1 Afscherming van sensorkabel
 2 Klemmenbox
 3 Afscherming van verlengkabel

Aansluitschema voor sensor → FMU95



A0039805

4 Aansluitschema voor sensor; YE: geel, BK: zwart; RD: rood; BU: blauw; BN: bruin; randaarde GNYE: groen/geel

- A Aarding op klemmenkast
 B Aarding op transmitter FMU95
 1 Afscherming van sensorkabel
 2 Klemmenbox
 3 Afscherming van verlengkabel

Specificatie verlengkabel

- **Maximale totale lengte (sensorkabel + verlengkabel)**
300 m (984 ft)
- **Aantal aders**
Conform aansluitschema
- **Afscherming**
Een afschermingsvlecht voor de YE-ader en een voor de RC-ader (geen folie-afscherming)
- **Doorsnede**
0,75 ... 2,5 mm² (18 ... 14 AWG)
- **Weerstand**
Max. 8 Ω per ader
- **Capaciteit, ader ten opzichte van afscherming**
Max. 60 nF
- **Randaarde**
Mag niet in de afscherming liggen.




Passende verlengkabels zijn verkrijgbaar bij Endress+Hauser.

Inkorten van de sensorkabel

De sensorkabel kan worden ingekort indien nodig (zie de bedieningshandleiding voor de FMU90 of FMU95 transmitter).

Installatie

Installatie-omstandigheden voor niveaumeting



A0036746

5 Installatie-omstandigheden voor niveaumeting

- 1 Aanbevolen afstand tot de tankwand: 1/6 van de tankdiameter D .
 - 2 Niet in het midden van de tank monteren.
 - 3 Vermijd metingen door de vulstroom.
 - 4 Er mogen zich geen vaste elementen in de signaalstraal bevinden.
 - 5 Met name symmetrische interne elementen hebben een negatieve invloed op de meting.
 - 6 Voor stortgoed: lijn de sensor met behulp van de FAU40 uitlijninrichting zodanig uit, dat deze loodrecht op het productoppervlak staat.
- BD Blokafstand

Stralingshoek/-bundel

- α (typisch) = 4°
- L (max) = 25 m (82 ft)
- r (max) = 0,87 m (2,9 ft)

Andere voorwaarden


- De onderrand van de sensor moet zich in de tank bevinden
- Het maximale niveau mag niet tot binnen de blokafstand komen

Verschillende sensoren in één tank

Sensoren die zijn aangesloten op een gemeenschappelijke FMU90 of FMU95 transmitter kunnen in één tank worden gebruikt.

Installatievoorwaarden voor flowmeting**Voorwaarden**


- Monteer de sensor aan de bovenstroomse zijde boven het maximale bovenstroomse niveau $H_{\max}$ plus de blokafstand BD
 - Plaats de sensor in het midden van het kanaal of het schot
 - Richt de sensor zodanig dat deze loodrecht op het wateroppervlak staat
 - Houd de specifieke montage-afstand (vrije ruimte) aan ten opzichte van de kanaalvernauwing of overstortrand
- Zie de bedieningshandleiding voor FMU90 / FMU95
- Beveilig de sensor tegen zon en neerslag gebruik makend van een zonnedak

Voorbeeld: Khafagi-venturigoot

- A Khafagi-venturigoot
 b_0 Breedte van de Khafagi-venturigoot
 B Bovenstroomse zijde
 C Benedenstroomse zijde
 BD Blokafstand van de sensor
 E Leeginregeling (moet worden ingevoerd tijdens de inbedrijfname)
 $h_{\max}$ Maximaal bovenstrooms niveau
 V Debiet

A0036744

Voorbeeld: driehoekig overstortschot




A0036745

BD Blokafstand van de sensor
E Leeginregeling (moet worden ingevoerd tijdens de inbedrijfname)
h_{max} Maximaal bovenstrooms niveau

Montage-instructies

Verwijderen van de kabelransportbeveiliging

In geval van instrumenten met een procesaansluiting "FNPT1/2 kabeldoorvoer" op de achterzijde, moet de kabelbeschermplug worden verwijderd voor de installatie.




A0042437

A0042438

A0042439


Installatie-opties
(voorbeelden)



A0036747

- 6 Installatie in systemen
- A Op U-rail of beugel
B Met FAU40 uitlijninrichting
C Met 1" bus gelast op een rooster

Nozzlemontage



A0039840

D Nozzlediameter
 L Lengte nozzle

Voorwaarden bij de nozzle

- Glad interieur, zonder randen of lasnaden
- Geen braam aan de binnenkant van het nozzle-uiteinde aan de tankzijde
- Afgeschuind nozzle-uiteinde aan de tankzijde (ideaal: 45 °)

Maximale nozzle-lengte


$D = \text{DN}200/8'' \text{ tot } \text{DN}300/12''$: $L_{\text{max}} = 520 \text{ mm (20,5 in)}$

Borgen van de sensor

LET OP

Risico voor beschadiging van de sensor

- Gebruik de sensorkabel niet voor ondersteuningsdoeleinden.
- Beschadig het sensormembraan niet tijdens de installatie.



A0039842

7 Borgen van de ultrasone sensor; gemonteerd met contraoer


Omgeving

Beschermingsklasse	Getest conform IP68/NEMA6P (24 h at 1,83 m (6 ft) onder water)
Trillingsongevoeligheid	DIN EN 600068-2-64; 20 ... 2 000 Hz; 1 (m/s ²) ² /Hz; 3x100 min
Opslagtemperatuur	Identiek aan procestemperatuur
Thermische schokbestendigheid	Gebaseerd op DIN EN 60068-2-14; test conform min./max. procestemperatuur; 0,5 K/min; 1 000 h
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektromagnetische compatibiliteit conform alle relevante voorwaarden zoals vermeld in de EN 61326 serie en de NAMUR-aanbeveling EMC (NE 21). Voor details, zie de conformiteitsverklaring. Voor wat betreft de interferentie-emissie, voldoen de instrumenten aan de voorwaarden van klasse A, en zijn alleen ontwikkeld voor gebruik in een "Industriële omgeving".


Proces

Procestemperatuur	■ Niet-Ex: -40 ... +95 °C (-40 ... +203 °F) ■ Ex: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Procesdruk	0,7 ... 3 bar (10,15 ... 43,5 psi)

Mechanische constructie

Afmetingen	 A0036346
8 Afmetingen. Maateenheid mm (in)	

Gewicht	Gewicht inclusief kabel 5 m (16 ft) Ca. 2,9 kg (6,39 lb)
---------	---

Materialen	 A0036708
9 Materialen	

- 1 Sensorbehuizing: UP (onverzadigde polyesterhars)
- 2 Kabelwartel: CuZn vernikkeld
- 3 Buisadapter: CuZn vernikkeld
- 4 O-ring: VMQ
- 5 Afdichting: VMQ
- 6 Schroeven: V2A
- 7 Typeplaat: 304 (1.4301)
- 8 Sensormembraan: aluminium, PFA-gecoat

Materialen van de aansluitkabel	PVC
---------------------------------	-----

Certificaten en goedkeuringen

CE-markering	Het meetsysteem voldoet aan de wettelijke voorschriften van de geldende EG-richtlijnen. Deze zijn opgenomen in de bijbehorende EU-conformiteitsverklaring samen met de toegepaste normen. Endress+Hauser bevestigt het succesvol testen van het instrument met het aanbrengen van de CE-markering.
RoHS	Het meetsysteem voldoet aan de beperkingen van de richtlijn "Restriction on Hazardous Substances" 2011/65/EU (RoHS 2).
RCM-Tick markering	Het geleverde product of meetsysteem voldoet aan de ACMA (Australian Communications and Media Authority) voorschriften voor wat betreft netwerkindegriteit, uitwisselbaarheid, prestatiekenmerken en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Met name wordt voldaan aan de regelgeving betreffende elektromagnetische compatibiliteit. De producten zijn gelabeld met de RCM-Tick markering op de typeplaat.  A0029561
Ex-certificaat	Beschikbare Ex-certificaten: zie productconfigurator  Sensoren met een Ex-goedkeuring kunnen worden aangesloten op de FMU90-transmitter zonder een Ex-goedkeuring.
Andere normen en richtlijnen	EN 60529 Beschermingsklasse van behuizingen (IP-code) EN 61326 serie EMC-productfamilie standaard voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik NAMUR Gebruikersvereniging voor automatiseringstechnologie in de procesindustrie

Bestelinformatie

Bestelinformatie	Gedetailleerde bestelinformatie is beschikbaar bij uw dichtstbijzijnde verkooporganisatie www.addresses.endress.com of in de productconfigurator onder www.endress.com 1. Klik op Corporate 2. Kies het land 3. Klik op Producten 4. Kies het product via de filters en het zoekveld 5. Open de productpagina Via de knop "Configureren" rechts van de productafbeelding wordt de Product Configurator geopend.  Product Configurator - de tool voor individuele productconfiguratie ■ Actuele configuratiegegevens ■ Afhankelijk van het instrument: directe invoer van meetpuntspecifieke informatie zoals meetbereik of bedieningstaal ■ Automatische verificatie van uitsluitende criteria ■ Automatisch aanmaken van de bestelcode en de definitie daarvan in PDF- of Excel-formaat ■ Directe bestelmogelijkheid in de Endress+Hauser Online Shop
-------------------------	---

5-punts lineariteitsprotocol


Voorwaarden voor 5-punts lineariteitsprotocol

- Het 5-punts lineariteitsprotocol geldt voor het gehele meetsysteem, bestaande uit de sensor en transmitter. Specificeer bij de bestelling de transmitter-sensor-ingang waarmee de sensor moet worden getest.
- De linearisatietest wordt uitgevoerd onder de referentiebedrijfsomstandigheden van de transmitter.

Positie van de linearisatiepunten

- De 5 punten van het lineariteitsprotocol zijn gelijkmatig verdeeld over het bereik S.
- Om het bereik te definiëren, moeten waarden voor **leeginregeling** (E) en **volinregeling** (F) worden gespecificeerd bij de bestelling.
- De gespecificeerde waarden worden alleen gebruikt voor het maken van het lineariteitsprotocol. **Leeginregeling** en **volinregeling** worden daarna gereset naar de fabrieksinstelling.

Voorwaarden voor definiëren van het bereik



A0019526

10 Variabelen voor het definiëren van het bereik

- R Referentiepunt (sensormembraan)
 E "Leeginregeling" (afstand van sensormembraan tot het 0%-punt)
 F "Volinregeling" (afstand van 0%-punt tot 100%-punt)
 A Afstand van sensormembraan tot 100%-punt

- $E \leq 20\,000\text{ mm (787 in)}$
- $F = 250 \dots 19\,400\text{ mm (9,84 \dots 764 in)}$
- $A \geq 600\text{ mm (23,6 in)}$

Leveringsomvang

- Bestelde versie van de sensor
- Voor gecertificeerde versies: veiligheidsinstructie (XA's)
- Voor sensoren met Ex-certificaat: procesafdichting (VMQ)


Toebehoren

Sensorverlengkabel



- Maximale toegestane totale lengte (sensorkabel + verlengkabel): 300 m (984 ft)
- De sensorkabel en de verlengkabel zijn hetzelfde type kabel.
- Kabeltype: LiYY 2x(0,75)D+1x0.75
- Materiaal: PVC
- Omgevingstemperatuur: $-40 \dots +105\text{ °C (-40 \dots +221 °F)}$
- Bestelnummer: 71027743

Inschroefflens FAX50



A0044264




- Montage op het achterschroefdraad G1 of NPT1
- Leverbare flensafmetingen: zie productconfigurator
- Minimale nominale diameter: DN80 / NPS 3"

FAU40 uitlijninrichting

Gebruik

- Voor uitlijnen van een ultrasone sensor op een stortgoedoppervlak
- Draaibereik: 15°
- Zonescheiding voor explosiegevaarlijke omgevingen

Afmetingen



A0035949

11 FAU40 uitlijninrichting. Maateenheid mm (in)

- 1 Kabelwartel M20x1.5 (indien geselecteerd in de productstructuur)
- 2 Hier afdichten
- 3 Twee inbusbouten voor hoogte-instelling (8 Nm (6 lbf ft) ± 2 Nm (± 1,5 lbf ft))
- 4 Aardschroef
- 5 O-ring
- 6 Afdichting meegeleverd met de sensor, moet worden gebruikt voor toepassingen in ATEX Zone 20
- 7 Schroef voor laterale instelling (18 Nm (13,5 lbf ft) ± 2 Nm (± 1,5 lbf ft))
- 8 Montagesleuven (op versie met UNI-flens)

Aanvullende informatie

Technische informatie TI00179F

IP66 beschermende
behuizing voor RNB130
voedingseenheid

- **Bestelnummer:** 51002468
- **Aanvullende informatie:** technische informatie TI00080R

Aanvullende documentatie

**Documentatie voor FMU90
transmitter**

- Technische informatie TI00397F
- Bedieningsinstructies:
 - BA00288F (HART, niveaumeting)
 - BA00289F (HART, flowmeting)
 - BA00292F (Profibus DP, niveaumeting)
 - BA00293F (Profibus DP, flowmeting)
- Beschrijving van instrumentparameters: GP01151F

**Documentatie voor FMU95
transmitter**

- Technische informatie TI00398F
- Bedieningshandleiding BA00344F
- Beschrijving van instrumentparameters: GP01152F

Andere documentatie



Meer informatie en de actueel beschikbare documentatie is te vinden op de Endress+Hauser-website: www.endress.com → Downloads.



71766841

www.addresses.endress.com