


Einbauanleitung / Installation Instructions **Kit CM14**

Adapterrahmen / Adapter frame

Einbau von CM14 in vorhandene Schaltschrankaus-
schnitte

CM14 installation into existing cabinet cutouts




1 Identifizierung

1.1 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- 1 Adapterrahmen 92 x 92 mm
- 1 selbstklebende Dichtung
- 1 Einbauanleitung EA01083C/07/A2

1.2 Werkzeugliste



a0015978

1.3 Zusätzliche Dokumentation

Betriebsanleitung Liquiline CM14, s. Produktseite www.endress.com/cm14

2 Montage

2.1 Montagebedingungen




Abb. 1: Schaltschrankschnitt in mm (inch)

A0021449





Abb. 2: Adapterrahmen im eingebauten Zustand


a0021771

Verwenden Sie den Adapterrahmen, wenn Sie CM14 in vorhandene Schaltschrankschnitte mit einer Größe von 92 x 92 mm einsetzen wollen.


2.2 CM14 in Adapterrahmen montieren




A0023562




A0021438




A0021439



A0021440



A0021441



A0021442

CM14 in Adapterrahmen montieren

1. Lösen Sie die vorgestanzte Dichtung von der gelieferten Form und kleben Sie sie von hinten an den Adapterrahmen.
2. Schieben Sie den Adapterrahmen von außen in den passenden Schaltschrankschnitt.
 - ↳ Der Rahmen wird an der Innenseite durch seine Spannfedern gehalten.
3. Schieben Sie CM14 von außen durch den Adapterrahmen.
4. Schieben Sie den CM14-Halterahmen auf der Geräterückseite bis zum Anschlag auf.
 - ↳ (4a) Der Halterahmen muss in die letzte Aussparung einrasten.
5. Schrauben Sie die zwei zum Gerät gehörenden Spannschrauben an den gezeigten Stellen handfest ein bis das Gerät fest im Ausschnitt sitzt.
 - ↳ Die im ersten Schritt aufgeklebte Dichtung wird mit dem Schaltschrankschnitt verpresst und erfüllt so ihre Funktion. Die zugesagte Schutzart ist gewährleistet.


3 Identification

3.1 Scope of delivery

The scope of delivery comprises:

- 1 Adapter frame 92 x 92 mm
- 1 Adhesive sealing
- 1 Installation Instructions EA01083C/07/A2

3.2 Tool list



a0015978

3.3 Documentation

Operating Instructions Liquiline CM14, see product page www.endress.com/cm14

4 Mounting

4.1 Mounting conditions




Fig. 3: Cabinet cutout in mm (inch)

A0021449





Fig. 4: Installed adapter frame in mm (inch)


a0021771

Use the adapter frame to install CM14 into existing cabinet cutouts of a size of 92 x 92 mm.


4.2 Mounting CM14 into existing cabinet cutout




A0023562



A0021438



A0021439



Mounting CM14 into existing cabinet cutout

1. Loosen the pre-cut sealing from the supplied sheet and stick it to the rear of the adapter frame.
2. Push the adapter frame from the outside into the cabinet cutout.
 - ↳ The adapter frame's clips fix it.
3. Position CM14 from the outside into the adapter frame.
4. Push the CM14 fixing frame onto the device's back until the limit stop.
 - ↳ (4a) The frame must snap into the last opening of the device housing.
5. Screw in at least the two fixing bolts supplied with the device as shown in the figure. Hand-tighten the screws until the device is safely fixed in the cabinet cutout.
 - ↳ The sealing fixed in the first step will be pressed to the cabinet cutout and thus ensures its correct functioning. The specified degree of protection is now guaranteed.



71256977

www.addresses.endress.com
