

技术资料

RN22

有源安全栅



单通道型/双通道型有源安全栅/隔离器，用于安全隔离 4...20 信号回路，支持 HART®数据透明传输，24 V_{DC} 供电电压，带有源/无源输入和输出，可选 SIL 认证和防爆认证

应用场合

- 提供单通道型、双通道型或信号倍增器型有源安全栅/隔离器
- 传输 0/4 ... 20 mA 模拟量信号（支持电气隔离）
- 双向数字 HART 信号传输
- 为回路供电的变送器供电，供电电压 > 16.5 V
- 传输四线制模拟量信号（支持电气隔离）
- 满足安全系统应用要求，最高可实现 SIL 2 (SC 3) 功能安全等级，符合 IEC 61508 标准（可选）
- 环境温度范围：-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)

优势

- 0/4 ... 20 mA 输入（有源或无源信号）
- 0/4 ... 20 mA 输出（有源或无源信号）
- 设备正面配备线鼻子，用于连接 HART 手操器
- 可选“ec”增安型防爆型式，允许安装在防爆 2 区使用
- 采用直推式接线端子，快速便捷完成接线；可选 DIN 导轨总线连接头供电
- 外壳结构紧凑，宽度仅为 12.5 mm (0.49 in)

目录

功能与系统设计	3	功能安全性认证	10
产品描述	3	补充文档资料	10
可靠性	3		
输入	3		
设备型号	3		
输入参数、测量范围	3		
输出	3		
输出参数	3		
报警信号	4		
防爆连接参数	4		
电气隔离	4		
电源	5		
接线端子分配	5		
连接电源	6		
性能参数	6		
电源故障	6		
接线端子	6		
电缆规格	6		
性能参数	6		
响应时间	6		
参考条件	6		
最大测量误差	6		
长期漂移	6		
安装	7		
安装位置	7		
安装 DIN 导轨式设备	7		
环境条件	7		
重要环境条件	7		
最大温度变化率	7		
抗冲击性和抗振性	7		
电磁兼容性 (EMC)	7		
机械结构	8		
设计及外形尺寸	8		
重量	8		
颜色	8		
材质	8		
显示与操作部件	8		
现场操作	9		
订购信息	9		
附件	9		
设备专用附件	9		
服务专用附件	9		
证书与认证	9		
CE 认证	10		

功能与系统设计

产品描述

产品设计

单通道型有源安全栅/隔离器

- 有源安全栅/隔离器用于传输 0/4 ... 20 mA 信号和进行电气隔离。设备采用有源/无源电流输入，可直接连接两线制或四线制变送器。设备输出允许有源和无源操作方式。然后，电流信号可传输至 PLC/控制器，或通过插拔式螺纹接线端子或选配直推式接线端子连接的其他仪表。
- HART 通信信号通过设备双向传输。HART 手操器的连接点集成至设备前面板。
- 设备可作为“相关设备”提供，可接入 Ex Zone 0/20 [ia]并在 Ex Zone 2 [ec]内工作。两线制变送器的包装内提供电源装置，可在防爆区和非防爆区之间传输 0/4 ... 20 mA 的测量值模拟信号。这些设备带单独成册的防爆手册，是本《操作手册》的组成部分。请务必严格遵守本档资料中列出的安装指南和连接参数！

双通道型有源安全栅/隔离器

在订购选项中选择“双通道”，双通道设备有第二个通道，在通道宽度不变的情况下，第二个通道与第一个通道保持电气隔离。另外，双通道设备的功能与单通道设备一致。

有源安全栅/隔离器属于信号倍增器

在订购选项中选择“信号倍增器”，有源安全栅/隔离器用于对传输至电气隔离输出的 0/4 ... 20 mA 信号进行电气隔离。

- 输出 1 采用 HART 透明传输模式。HART 通信信号在输入和输出 1 之间实现双向传输。
- 输出 2 安装了一个 HART 滤波器，因此只能传输已进行电气隔离的 4 ... 20 mA 模拟信号。

可靠性

必须按照《操作手册》说明安装和使用设备，否则，不满足质保条件。

输入

设备型号

可选以下设备型号：

- 单通道型
- 双通道型
- 信号倍增器型

输入参数、测量范围

输入信号范围（量程超限）	0 ... 22 mA
输入信号功能范围	0/4 ... 20 mA
四线制连接的输入电压降信号	20 mA 时，< 7 V
变送器供电电压	17.5 V ± 1 V，20 mA 时 开路电压：24.5 V ± 5 %

输出

输出参数

输出信号范围（量程超限）	0 ... 22 mA
输出信号功能范围	0/4 ... 20 mA
传输响应	1:1（与输入信号的比例）
NAMUR NE 43	符合 NAMUR NE 43 标准的输入电流信号传输至输出（在设计测量不确定性范围内）
最大负载（有源信号模式）	20 mA: ≤ 610 Ω 22 mA: ≤ 550 Ω
开路电压（有源信号模式）	17.5 V (± 5%)
最大负载（无源信号模式）	$R_{max} = (U_{ext} - 4 V) / 0.022 A$

外部电压 (无源信号模式)	U _{ext} = 12 ... 30 V
数据传输通信协议	HART

报警信号

输入回路断路	输入电流 0 mA / 输出电流 0 mA
输入回路短路	输入电流 > 22 mA / 输入电流 > 22 mA

防爆连接参数

参见配套《安全指南》 (XA)

电气隔离

电源/输入; 电源/输出 输入/输出; 输出/输出	测试电压: 1500 V _{AC} , 50 Hz, 持续 1 分钟
输入/输入	测试电压: 500 V _{AC} , 50 Hz, 持续 1 分钟

电源

接线端子分配

快速接线指南




图 1 接线端子分配：单通道型和双通道型（上图），信号倍增器（下图）

使用有源输出时的接线步骤：

1. 连接正极端 (+) 和 3.1/2.1。
2. 连接负极端 (-) 和 3.2/2.2。
↳ 自动切换操作模式。

使用无源输出时的接线步骤：

1. 连接正极端 (+) 和 3.2/2.2。
2. 连接负极端 (-) 和 3.1/2.1。
↳ 自动切换操作模式。

i HART 手操器可连接至 HART 连接点。确保输出回路的外接电阻大小满足最低要求 ($\geq 230 \Omega$)。

连接电源

接线端子 1.1 和 1.2, 或 DIN 导轨总线接头可用于连接电源。

 设备供电单元必须采用限能电路, 符合 UL/EN/IEC 61010-1 标准中 9.4 节和表 18 列举的各项要求。

性能参数

电源¹⁾

供电电压	24 V _{DC} (-20% / +25%)
DIN 导轨总线连接头的供电电流	不超过 400 mA
24 V _{DC} 时的功率消耗	单通道: ≤ 1.5 W (20 mA) / ≤ 1.6 W (22 mA) 双通道: ≤ 3 W (20 mA) / ≤ 3.2 W (22 mA) 信号倍增器: ≤ 2.4 W (20 mA) / ≤ 2.5 W (22 mA)
24 V _{DC} 时的电流消耗	单通道: ≤ 0.07 A (20 mA) / ≤ 0.07 A (22 mA) 双通道: ≤ 0.13 A (20 mA) / ≤ 0.14 A (22 mA) 信号倍增器: ≤ 0.1 A (20 mA) / ≤ 0.11 A (22 mA)
24 V _{DC} 时的功率损耗	单通道: ≤ 1.2 W (20 mA) / ≤ 1.3 W (22 mA) 双通道: ≤ 2.4 W (20 mA) / ≤ 2.5 W (22 mA) 信号倍增器: ≤ 2.1 W (20 mA) / ≤ 2.2 W (22 mA)

1) 这些数据仅适用于以下操作模式: 有源输入/有源输出/0 Ω 输出负载。当输出连接外部电源时, 设备的功率损耗可能会升高。连接外部输出负载可降低设备的功率损耗。

电源故障

为了满足 SIL 和 NE21 要求, 必须选择允许电压中断 20 ms 的合适电源。

接线端子

接线端子设计	电缆类型	电缆横截面积
螺纹式接线端子 紧固扭矩: 最低 0.5 Nm/最高 0.6 Nm	硬线或软线 (去皮长度=7 mm (0.28 in))	0.2 ... 2.5 mm ² (24 ... 14 AWG)
	软线, 带线鼻子 (配备或不配备塑料套管)	0.25 ... 2.5 mm ² (24 ... 14 AWG)
直推式接线端子	硬线或软线 (去皮长度= 10 mm (0.39 in))	0.2 ... 2.5 mm ² (24 ... 14 AWG)
	软线, 带线鼻子 (配备或不配备塑料套管)	0.25 ... 2.5 mm ² (24 ... 14 AWG)

电缆规格

需要传输 HART 信号时, 建议使用屏蔽电缆。请遵守工厂接地规范。

性能参数

响应时间

阶跃响应时间 (10 ... 90 %)	≤ 1 ms
阶跃响应时间 (10 ... 90 %), 考虑信号倍增器输出 2 的 HART 滤波器被阻断	≤ 40 ms

参考条件

- 标定温度: +25 °C ±3 K (77 °F ±5.4 °F)
- 供电电压: 24 V_{DC}
- 输出负载: 225 Ω
- 外部输出电压 (无源信号输出): 20 V_{DC}
- 预热时间: > 1 h

最大测量误差

精度

传输误差	< 满量程值的 0.1 % (< 20 μA)
温度系数	< 0.01 % /K

长期漂移

不超过满量程值的±0.1 %/年

安装

安装位置

设备设计安装在 35 mm (1.38 in) DIN 导轨上使用，符合 IEC 60715 (TH35) 标准。

注意

- ▶ 在防爆区中使用时，必须注意证书和认证中的限定值要求。

安装 DIN 导轨式设备

设备可安装在 DIN 导轨上的任何位置（水平位置或垂直位置），与相邻设备无需保持横向间距。安装无需使用任何工具。建议在 DIN 导轨上安装终端支架（WEW "35/1"或类似产品），为设备提供终端支承。

- i** 并排安装多台设备时，必须确保各台设备的最高侧壁温度不超过 80 °C (176 °F)。如果无法保证这一点，安装时使设备彼此之间保持一定间隔，或确保充分冷却。

环境条件

重要环境条件

环境温度范围	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)	储存温度	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
防护等级	IP 20	过电压等级	II
污染等级	2	湿度	5 ... 95 %
海拔高度	≤ 2 000 m (6 562 ft)	电气隔离等级	Cl. III

最大温度变化率

0.5 °C/min, 禁止冷凝

抗冲击性和抗振性

正弦波振动，符合 IEC 60068-2-6 标准

- 5 ... 13.2 Hz: 1 mm (峰值)
- 13.2 ... 100 Hz: 0.7g (峰值)

电磁兼容性 (EMC)

CE 认证

电磁兼容性 (EMC) 符合 EN 61326 标准和 NAMUR NE21 标准。详细信息参见符合性声明。

- 最大测量误差 < 满量程值的 1%
- 强烈的 EMC 脉冲干扰会导致输出信号出现瞬态 ((< 1 s) 偏差 (≥ ±1%) 。
- 抗干扰能力符合 IEC/EN 61326 标准 (工业要求)
- 干扰发射符合 IEC/EN 61326 标准 (CISPR 11) 规定的 1 组 A 类设备要求


- i** 设备不适用于住宅区，无法确保在此类环境中采取充分的无线电接收保护措施。

机械结构

设计及外形尺寸

单位: mm (in)

接线端子外壳, 安装在 DIN 导轨上



重量

设备带接线端子 (重量参数值向上取整) :

单通道型: 约 105 g (3.7 oz); 双通道型: 约 125 g (4.4 oz); 信号倍增器: 约 120 g (4.23 oz)

颜色

浅灰色

材质

所有材质均符合 RoHS 标准。

外壳: 聚碳酸酯 (PC) ; 易燃性等级符合 UL94: V-0 标准

显示与操作部件




图 2 显示与操作部件

- 1 螺纹接线端子或直推式接线端子
- 2 “ON”LED 指示灯 (绿灯), 表示电源接通
- 3 HART 通信接头 (通道 1)
- 4 HART 通信接头 (通道 2, 可选)
- 5 DIN 导轨夹, 用于将设备安装在 DIN 导轨上
- 6 DIN 导轨总线接头 (可选)

现场操作

硬件设置/配置

调试设备无需手动进行任何硬件设置。

连接两线制/四线制变送器时，必须注意不同的接线端子分配要求。输出端检测连接的系统，并自动切换有源模式或无源模式。

订购信息

详细的订购信息可从距离您最近的销售机构 www.addresses.endress.com 或通过 www.endress.com 的产品选型软件获取：

1. 使用过滤器和搜索框选择产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择 **Configuration**。



产品选型软件：产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备类型：直接输入测量点参数，例如：测量范围或显示语言
- 自动校验排他选项
- 自动生成订货号及其明细，PDF 文件或 Excel 文件输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

附件

现有可用的产品附件可在 www.endress.com 进行选择：

1. 使用过滤器和搜索框选择产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择 **Spare parts & Accessories**。

设备专用附件

类型	订货号
DIN 导轨总线连接头，12.5 mm (1 个)	71505349
系统电源	RNB22
电源和错误信息模块	RNF22

服务专用附件

Configurator 产品选型软件

Configurator 产品选型软件：产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备型号：直接输入测量点参数，例如测量范围或显示语言
- 自动校验排他选项
- 自动生成订货号及其明细，以 PDF 文件或 Excel 文件格式输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

登陆网站 www.endress.com，进入产品主页查找 Configurator 产品选型软件：

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择配置。

证书与认证



参见 Configurator 产品选型软件上的相关产品页面：www.endress.com → (搜索设备名称)

CE 认证 产品符合欧共体标准的一致性要求。因此，遵守 EC 准则的法律要求。制造商确保贴有 CE 标志的仪表均成功通过了所需测试。

功能安全性认证 可选择 SIL 安全认证设备。适用于符合 IEC 61508 标准的安全设备，满足 SIL 2 (SC 3) 功能安全等级要求。

 如需在符合 IEC 61508 标准的安全仪表系统中使用设备，参见《安全手册》FY01034K。

补充文档资料

在 Endress+Hauser 网站的下载区中下载下列文档资料：www.endress.com/downloads

文档资料类型	文档用途和内容
《技术资料》(TI)	设计规划指南 文档包含设备的所有技术参数、附件和可以随设备一起订购的其他产品的简要说明。
《简明操作指南》(KA)	引导用户快速获取首个测量值 文档包含所有必要信息，从到货验收到初始调试。
《操作手册》(BA)	参考文档 文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，再到安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。
《仪表功能描述》(GP)	菜单参数说明 文档详细介绍各个菜单参数。适用对象是在设备整个生命周期内执行操作和特定仪表设置的人员。
《安全指南》(XA)	取决于认证类型，还会随箱提供防爆电气设备《安全指南》。这些文档是《操作手册》的组成部分。  设备铭牌上标识有配套《安全指南》(XA) 文档资料代号。
设备补充文档资料 (SD/FY)	必须始终严格遵守补充文档资料中的各项说明。补充文档是整套设备文档的组成部分。



www.addresses.endress.com
