

# Konformitätserklärung Declaration of Compliance

**Company** Endress+Hauser SE+Co. KG, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg

erklärt als Hersteller, dass die „Produktberührten Materialien“ der Produkte  
being the manufacturer, declares that the “Product contact materials“ of the products

**Product** Levelflex  
FMP51

| Werkstoffgruppe<br>Material group                                  | Werkstoff<br>Material                                                  | Verkaufsgruppe<br>Order codes                                                                                                                                                                                                                                                                | Produktberührten Teile<br>Product contact parts |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Metalle</b><br><b>Metals</b>                                    | 316L (1.4404)                                                          | Merkmal / Feature: 060<br>Option: AA, AB, AC, AD,<br>LA, LB, MB, MD, UA, UB                                                                                                                                                                                                                  | Sonde<br>Probe                                  |
| <b>Metalle</b><br><b>Metals</b>                                    | Alloy C22                                                              | Merkmal / Feature: 060<br>Option: AL, AM, LC, LD,<br>ME, MF, UC, UD                                                                                                                                                                                                                          | Sonde<br>Probe                                  |
| <b>Metalle</b><br><b>Metals</b>                                    | ASME: 316/316L<br>EN: 316L (1.4404)<br>JIS: 316L (1.4435)<br>Alloy C22 | Merkmal / Feature: 100<br>Option: AEJ, AEM, AFJ,<br>AFM, AGJ, AGM, AHJ, AJJ,<br>AKJ, AQJ, AQM, ARJ, ARM,<br>ASJ, ASM, ATJ, ATM, CFJ,<br>CFM, CGJ, CGM, CHJ, CHM,<br>CJJ, CKJ, CQJ, CQM, CRJ,<br>CRM, CSJ, CSM, CTJ, CTM,<br>GDJ, GGJ, KEJ, KFJ, KGJ, KHJ,<br>RDJ, RGJ, WFJ, WQJ, WRJ,<br>WSJ | Prozessanschluss<br>Process connection          |
| <b>Aluminium-Oxid-<br/>Keramik/<br/>aluminum oxide<br/>ceramic</b> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <sup>5</sup>                            | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keramikhülse<br>Ceramic insulator               |
| <b>Elastomere</b><br><b>Rubber</b>                                 | FKM Viton <sup>4</sup>                                                 | Merkmal / Feature: 090<br>Option: A4                                                                                                                                                                                                                                                         | Dichtung<br>Gasket                              |
| <b>Elastomere</b><br><b>Rubber</b>                                 | FFKM Kalrez <sup>4</sup>                                               | Merkmal / Feature: 090<br>Option: C3                                                                                                                                                                                                                                                         | Dichtung<br>Gasket                              |
| <b>Elastomere</b><br><b>Rubber</b>                                 | FVMQ <sup>3</sup>                                                      | Merkmal / Feature: 090<br>Option: E1                                                                                                                                                                                                                                                         | Dichtung<br>Gasket                              |
| <b>Kunststoffe</b><br><b>Plastic</b>                               | PFA <sup>2</sup>                                                       | Merkmal / Feature: 060<br>Option: UA, UB, UC, UD<br><br>Merkmal / Feature: 610<br>Option: OE                                                                                                                                                                                                 | Abstandshalter<br>Distance Keeper               |
| <b>Kunststoffe</b><br><b>Plastic</b>                               | PEEK <sup>2</sup>                                                      | Merkmal / Feature: 610<br>Option: OD                                                                                                                                                                                                                                                         | Abstandshalter<br>Distance Keeper               |

folgenden Europäischen Verordnungen entsprechen:  
are in conformity with following European Regulations:

**Regulations** Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, Artikel 3, 5, 15 und 17.

Regulation (EC) No. 1935/2004, on materials and articles intended to come into contact with food, article 3, 5, 15 and 17.

Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über die gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Regulation (EC) No. 2023/2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food.

<sup>2</sup>Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

<sup>2</sup>Regulation (EU) 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.

<sup>3</sup>BfR-Empfehlungen zu Materialien für den Lebensmittelkontakt XV. Bedarfsgegenstände auf Basis von Silikon

<sup>3</sup>BfR Recommendations on Food Contact Materials XV. Commodities based on Silicones

<sup>4</sup>BfR-Empfehlungen zu Materialien für den Lebensmittelkontakt XXI. Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk

<sup>4</sup>BfR Rekommandation on Food Contact Materials XXI. Commodities based on Natural and Synthetic Rubber

<sup>5</sup>Der Werkstoff entspricht den EU Richtlinien 2005/31/EG und 84/500/EWG für Keramiken in Kontakt mit Lebensmittel.

<sup>5</sup>The material is conform to EU ceramic guidelines 2005/31/EG and 84/500/EWG for material used in contact with foodstuffs.

Diese Bescheinigung befreit den Abnehmer nicht davon, selbst die Eignung unserer Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck zu prüfen. Die Konformitätserklärung gilt ausschließlich für die aufgeführten Produkte im Auslieferungszustand und ist gültig für das Inverkehrbringen bis zu 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

This is to emphasis that the customer is obliged to test the products with regard to its suitability in the application. This declaration of compliance is exclusively valid for the listed products in delivery status.

The validity of this document for placing the product on the market expires 5 years after the date of issue.

Maulburg, 2020-09-12  
Endress+Hauser SE+Co. KG



---

i.V. Thorsten Springmann  
Dept. Manager Level Continuous  
Research & Development