

# 技术资料

## Proline Promass A 500

科里奥利质量流量计



高精度极小流量测量专用流量计，单测量管结构，分体型设计，最多支持 4 路输入/输出

### 应用

- 流量测量不受粘度或密度等流体物理性质的影响
- 适用于各行各业的极小流量测量

### 仪表特点

- 公称口径: DN 1...4 ( $\frac{1}{2}$ ... $\frac{1}{8}$ " )
- 最大过程压力: 430.9 bar (6250 psi)
- 最高允许介质温度: +205 °C (+401 °F)
- 分体型仪表, 最多提供 4 路输入/输出
- 背光显示屏, 触控键操作, 支持 WLAN 访问
- 标准传感器和变送器连接电缆

### 优势

- 所需安装空间小: 紧凑型轻量化传感器
- 最高产品质量: 自排空测量管, 适用所有管径
- 最高过程安全性: 耐受腐蚀性环境条件, 适用可能出现内部堵塞的管道
- 完整查看过程信息和诊断信息: 用户灵活选择输入/输出组合, 支持以太网通信
- 操作简单、配置灵活: 允许用户自定义输入/输出
- 内置自校验功能: 采用 Heartbeat Technology 心跳技术

# 目录

<b>文档信息</b> .....	<b>4</b>	<b>特殊安装指南</b> .....	<b>65</b>
信息图标 .....	4		
<b>功能与系统设计</b> .....	<b>5</b>	<b>环境条件</b> .....	<b>68</b>
测量原理 .....	5	环境温度范围 .....	68
测量系统 .....	7	储存温度 .....	69
设备结构 .....	9	气候等级 .....	69
可靠性 .....	9	相对湿度 .....	69
		工作海拔高度 .....	69
		防护等级 .....	69
		抗冲击性和抗振性 .....	69
		机械负载 .....	69
		电磁兼容性 (EMC) .....	70
<b>输入</b> .....	<b>12</b>	<b>过程条件</b> .....	<b>70</b>
测量变量 .....	12	介质温度范围 .....	70
测量范围 .....	12	介质密度 .....	70
量程比 .....	12	温压曲线 .....	70
输入信号 .....	12	传感器外壳 .....	74
		爆破片 .....	75
		内部清洗 .....	75
		限流值 .....	75
		压损 .....	75
		静压力 .....	75
		隔热 .....	76
		伴热 .....	76
		振动 .....	76
<b>输出</b> .....	<b>14</b>	<b>机械结构</b> .....	<b>77</b>
输出变量和输入变量 .....	14	外形尺寸 (SI 单位) .....	77
输出信号 .....	16	外形尺寸 (US 单位) .....	92
报警信号 .....	22	重量 .....	104
最大负载 .....	25	材质 .....	105
防爆连接参数 .....	25	过程连接 .....	108
小流量切除 .....	30	表面光洁度 .....	108
电气隔离 .....	31		
通信规范参数 .....	31	<b>可操作性</b> .....	<b>108</b>
		操作方法 .....	108
<b>电源</b> .....	<b>38</b>	语言 .....	109
接线端子分配 .....	38	现场操作 .....	109
Proline 500 设备插头 .....	39	远程操作 .....	109
Proline 500 (数字) 变送器的设备插头 .....	41	服务接口 .....	116
针脚分配和设备插头 .....	43	网络集成 .....	117
电源 .....	45	配套调试工具 .....	118
功率消耗 .....	45	HistoROM 数据管理 .....	119
电流消耗 .....	45		
电源故障 .....	45	<b>证书与认证</b> .....	<b>120</b>
过电流保护元件 .....	45	CE 标志 .....	120
电气连接 .....	46	UKCA 认证 .....	120
电势平衡 .....	53	RCM 标志 .....	121
接线端子 .....	53	防爆认证 .....	121
电缆入口 .....	54	卫生合规认证 .....	121
电缆规格 .....	54	药物相容性试验 .....	121
过电压保护 .....	58	功能安全 .....	121
		HART 认证 .....	121
<b>性能参数</b> .....	<b>58</b>	FOUNDATION Fieldbus 认证 .....	121
参考工作条件 .....	58	认证: PROFIBUS .....	122
最大测量误差 .....	58	工业以太网 (Ethernet/IP) 认证 .....	122
重复性 .....	59	PROFINET 认证 .....	122
响应时间 .....	60		
环境温度的影响 .....	60		
介质温度的影响 .....	60		
介质压力的影响 .....	60		
设计准则 .....	61		
<b>安装</b> .....	<b>61</b>		
安装位置 .....	62		
安装方向 .....	62		
前后直管段 .....	63		
安装变送器外壳 .....	64		

PROFINET + Ethernet-APL 认证 .....	122
无线电认证 .....	122
其他认证 .....	122
外部标准和指南 .....	123
<b>订购信息 .....</b>	<b>123</b>
软件变更历史 .....	124
<b>应用软件包 .....</b>	<b>124</b>
诊断功能 .....	124
Heartbeat Technology 心跳技术 .....	124
浓度测量 .....	124
特殊密度 .....	125
OPC-UA 服务器 .....	125
<b>附件 .....</b>	<b>125</b>
设备专用附件 .....	125
通信专用附件 .....	127
服务专用附件 .....	128
系统产品 .....	128
<b>文档资料 .....</b>	<b>128</b>
标准文档资料 .....	128
设备配套文档资料 .....	129
<b>注册商标 .....</b>	<b>130</b>

## 文档信息

### 信息图标

#### 电气图标

图标	说明
	直流电
	交流电
	直流电和交流电
	<b>接地连接</b> 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	<b>保护性接地 (PE)</b> 建立任何其他连接之前，必须确保接地端已经可靠接地。 设备内外部均有接地端： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 内部接地端：保护性接地端已连接至电源。</li> <li>▪ 外部接地端：设备已连接至工厂接地系统。</li> </ul>

#### 通信图标

图标	说明
	<b>无线局域网 (WLAN)</b> 无线局域网通信
	<b>LED</b> LED 指示灯熄灭。
	<b>LED</b> LED 指示灯亮起。
	<b>LED</b> LED 指示灯闪烁。

#### 特定信息图标

图标	含义
	<b>允许</b> 允许的操作、过程或动作。
	<b>推荐</b> 推荐的操作、过程或动作。
	<b>禁止</b> 禁止的操作、过程或动作。
	<b>提示</b> 标识附加信息。
	参见文档
	参考页面
	参考图
	外观检查

图中的图标

图标	含义
1、2、3...	部件号
1、2、3...	操作步骤
A、B、C...	视图
A-A、B-B、C-C...	章节
	防爆危险区
	安全区 (非防爆危险区)
	流向

## 功能与系统设计

### 测量原理

测量系统基于科氏力测量原理工作。科氏力是在旋转运动的系统中做直线运动的物体所受到的力。

$$F_c = 2 \cdot \Delta m (v \cdot \omega)$$

$F_c$  = 科氏力

$\Delta m$  = 运动物体的质量


$\omega$  = 角速度

$v$  = 旋转或振动系统中物体的径向速度

科氏力大小取决于运动物体的质量  $\Delta m$  和其径向速度  $v$ ，即质量流量。传感器使用测量管振动替代旋转系统的恒定角速度  $\omega$ 。

传感器内的测量管振动。测量管在科氏力作用下发生形变，导致测量管两端出现相位差（参见下图）：

- 流量为零时（介质静止不动），测量管的 A 点和 B 点同相振动，无相位差（1）。
- 质量流量使得测量管在入口处（2）振动减速，在出口处（3）振动加速，产生相位差。



质量流量越大，相位差（A-B）也越大。电磁式相位传感器记录测量管入口处和出口处的振动相位。测量原理完全不受温度、压力、粘度、电导率和流体特性的影响。

### 密度测量

测量管以其固有频率连续振动。质量改变导致振动系统（包含测量管和介质）的密度改变，从而自动改变了系统振动频率。共振频率是介质密度的函数。微处理器基于此关系计算密度信号。

### 体积测量

基于质量流量测量值计算体积流量。

**温度测量**

监控测量管温度，用于计算温度效应的补偿系数。测量管温度与过程温度相同，可以作为输出信号。

**气泡处理功能 (GFH)**

气泡处理功能是一项 Promass 软件功能，能够提高测量稳定性和重复性。此功能连续监测单相流存在的干扰，例如液体介质中的气泡。存在第二相时，流量和密度信号不稳定性加剧。气泡处理功能基于干扰的严重程度提高测量稳定性，不会在单相流工况下产生其他影响。



仅 HART、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET + Ethernet-APL 和 Modbus TCP + Ethernet-APL 通信型仪表提供气泡处理功能。





气泡处理功能的详细信息参见配套《特殊文档》→ 130

**测量系统**

测量系统由一台变送器和一个传感器组成。变送器和传感器分开安装，通过连接电缆连接。





**变送器**

提供两种类型的变送器。


Proline 500 (数字)	Proline 500
<p>适用于无需满足特殊环境或工况条件要求的应用场合。</p>  <p>A 非防爆区或防爆区 (Zone 2; Cl. I, Div. 2)                      B 非防爆区或防爆区 (Zone 2; Cl. I, Div. 2 或 Zone 1; Cl. I, Div. 1)</p> <p>1 变送器                      2 连接电缆: 标准专用电缆                      3 传感器接线盒, 内置智能传感器电子模块 (ISEM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>灵活经济的分体式安装。</li> <li>标准电缆用作连接电缆。</li> <li>电子部件安装在变送器外壳内, 智能传感器电子模块 (ISEM) 安装在传感器接线盒内</li> <li>传输信号: 数字信号                          订购选项“内置智能传感器电子模块 (ISEM)”, 选型代号 <b>A</b> “传感器”</li> </ul>	<p>适用于需要满足特殊环境或工况条件要求的应用场合。</p>  <p>非防爆区或防爆区 (Zone 2; Cl. I, Div. 2 或 Zone 1; Cl. I, Div. 1)</p> <p>1 变送器, 内置智能传感器电子模块 (ISEM)                      2 连接电缆: 专用电缆                      3 传感器接线盒</p> <p>应用实例: 传感器内未安装电子部件:                      传感器在强振动工况下使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>电子部件和智能传感器电子模块 (ISEM) 均安装在变送器外壳内</li> <li>传输信号: 模拟信号                          订购选项“内置智能传感器电子模块 (ISEM)”, 选型代号 <b>B</b> “变送器”</li> </ul>
<p><b>连接电缆</b> (可以订购不同长度的连接电缆 → 125)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>长度:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Zone 2; Cl. I, Div. 2: 不超过 300 m (1000 ft)</li> <li>Zone 1; Cl. I, Div. 1: 不超过 150 m (500 ft)</li> </ul> </li> <li>标准电缆, 带通用屏蔽层 (双绞线)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大长度: 20 m (65 ft)</li> <li>电缆, 带通用屏蔽层 (三绞线), 电缆线芯单独屏蔽</li> </ul>
<p><b>防爆区</b></p>	
<p>安装位置: Zone 2; Cl. I, Div. 2</p> <p>允许跨区安装:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>传感器: Zone 1; Cl. I, Div. 1</li> <li>变送器: Zone 2; Cl. I, Div. 2</li> </ul>	<p>安装位置: Zone 1; Cl. I, Div. 1 或 Zone 2; Cl. I, Div. 2</p>
<p><b>外壳类型和材质</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>变送器外壳                             <ul style="list-style-type: none"> <li>铝外壳, 带涂层: 铝, 带铝合金 AISi10Mg 涂层</li> <li>材质: 聚碳酸酯</li> </ul> </li> <li>变送器外壳上的窗口材质                             <ul style="list-style-type: none"> <li>铝外壳, 带涂层: 玻璃</li> <li>聚碳酸酯外壳: 塑料</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>变送器外壳</li> <li>窗口材质: 玻璃</li> </ul>
<p><b>设置</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>外部操作, 通过现场显示单元 (四行背光图形显示屏 (LCD)、光敏键操作) 和针对特定应用的引导式调试菜单 (“Make-it-run”设置向导) 操作。</li> <li>通过服务接口或 WLAN 接口:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>调试软件 (例如 FieldCare、DeviceCare)</li> <li>网页服务器 (通过网页浏览器访问)</li> </ul> </li> </ul>	

### 传感器接线盒


提供多种类型的传感器接线盒。

	<p>订购选项“传感器接线盒”，选型代号 A “铝，带涂层”： 铝，带铝合金 AISi10Mg 涂层</p> <p> 仅适用选择 Proline 500 (数字) 变送器的设备型号。</p>
	<p>订购选项“传感器接线盒”，选型代号 B “不锈钢”：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 不锈钢 1.4301 (304)，卫生型</li> <li>▪ 可选型号 (订购选项“传感器选项”，选型代号 CC “卫生型，强耐腐蚀性”)：不锈钢 1.4404 (316L)</li> </ul>
	<p>订购选项“传感器接线盒”，选型代号 C “超紧凑一体型，不锈钢；卫生型”：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 不锈钢 1.4301 (304)，卫生型</li> <li>▪ 可选型号 (订购选项“传感器选项”，选型代号 CC “卫生型，强耐腐蚀性”)：不锈钢 1.4404 (316L)</li> </ul> <p> 仅适用选择 Proline 500 (数字) 变送器的设备型号。</p>
	<p>订购选项“传感器接线盒”，选型代号 L “铸造不锈钢”： 1.4409 (CF3M)，类同 316L</p>

### 传感器

<p><b>Promass A</b></p>  <p style="text-align: right; font-size: small;">A0036494</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 单弯管传感器，适用于极小流量的高精度测量</li> <li>▪ 多变量测量，同时测量质量流量、体积流量、密度和温度</li> <li>▪ 不受过程扰动的影响</li> <li>▪ 公称口径：DN 1...4 (1/24...1/8")</li> <li>▪ 材质：             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 传感器：不锈钢 1.4404 (316/316L)</li> <li>▪ 测量管：不锈钢 1.4435 (316/316L)；C22 2.4602 (UNS N06022) 合金</li> <li>▪ 过程连接：不锈钢 1.4404 (316/316L)、1.4435 (316L)；C22 2.4602 (UNS N06022) 合金</li> </ul> </li> </ul>
--	--

设备结构



A0027512

图 1 测量仪表的系统集成示意图

- 1 自动化系统（例如 PLC）
- 2 连接电缆（0/4...20 mA HART 等）
- 3 现场总线
- 4 总线耦合器
- 5 非防爆危险区
- 6 防爆场合：Zone 2；Cl. I, Div. 2
- 7 防爆场合：Zone 1；Cl. I, Div. 1

可靠性

IT 安全

制造商只对按照《操作手册》安装和使用的产品提供质保。产品配备安全防护机制，用于防止意外改动。

操作员必须根据相关安全标准执行 IT 安全措施，为产品和相关数据传输提供额外的防护。

设备的 IT 安全

设备配备多项专有功能，能够为操作员提供有效防护。上述功能由用户自行设置，正确设置后能够实现更高操作安全性。以下列表中详细介绍了最为重要的功能：

功能/接口	出厂设置	建议
通过硬件写保护开关进行写保护 → 图 9	禁用	基于风险评估结果进行相应设置
访问密码 (同样适用网页服务器登陆或 FieldCare 连接) → 图 10	禁用 (0000)	在调试过程中设置用户自定义访问密码
WLAN (显示单元的订购选项)	启用	基于风险评估结果进行相应设置
WLAN 安全模式	启用 (WPA2-PSK)	禁止修改
WLAN 密码 (密码) → 图 10	序列号	在调试过程中设置专用 WLAN 密码
WLAN 模式	接入点	基于风险评估结果进行相应设置
网页服务器 → 图 10	启用	基于风险评估结果进行相应设置
CDI-RJ45 服务接口 → 图 10	启用	-

通过硬件写保护实现访问保护

使用写保护开关（主电子模块上的 DIP 开关）关闭现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）对仪表参数的写访问。硬件写保护功能打开时，仅允许读参数。

出厂时设备的硬件写保护功能关闭。

### 密码访问保护

可以设置多个不同的密码，实现仪表参数写保护或通过 WLAN 接口的仪表写保护。

- 用户自定义访问密码  
通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）实现设备参数写保护功能。通过用户自定义访问密码可以设置具体访问权限。
- WLAN 密码  
网络密钥通过 WLAN 接口保护操作部件（例如笔记本电脑或台式机）和设备间的连接，WLAN 接口可以单独订购。
- 基础模式  
设备在基础模式下工作时，WLAN 密码与操作员设置的 WLAN 密码一致。

### 用户自定义访问密码

现场显示单元、网页浏览器和调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）

- 用户自定义访问密码可防止通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）对设备参数进行未经授权的写访问。。
- 出厂时设备无访问密码，缺省设置为 0000（公开）。

### WLAN passphrase: 用作 WLAN 接入点

通过 WLAN 接口连接操作部件（例如笔记本电脑或平板电脑）和设备，WLAN 接口可以单独订购，带网络保护密钥。网络密钥的 WLAN 授权符合 IEEE 802.11 标准。

设备出厂时带预设置网络密钥，与仪表型号相关。在 **WLAN settings** 子菜单（**WLAN passphrase** 参数）中更改。

### 基础模式

通过 SSID 和系统密码保护仪表和 WLAN 接入点的连接。访问密码请咨询系统管理员。

### 常规密码使用说明

- 基于安全性考虑，在设备调试过程中必须完成访问密码和网络密码的更改。
- 遵循安全密码设置通用准则设置和管理设备访问密码和网络密码。
- 用户应负责管理和正确使用设备访问密码和网络密码。

### 通过网页服务器访问

使用内置网页服务器的网页浏览器操作和设置设备。通过服务接口（CDI-RJ45）或 WLAN 接口连接。EtherNet/IP 和 PROFINET 型设备可以通过接线端子连接实现与 EtherNet/IP、PROFINET（RJ45 插头）或 PROFINET + Ethernet-APL（两线制）或 Modbus TCP + Ethernet-APL 间的信号传输。

出厂时设备的网页服务器已启用。如需要，可以在 **Web 服务器功能** 参数中关闭网页服务器（例如完成调试后）。

允许在登陆页面中隐藏设备和状态信息，防止未经授权的信息访问。



设备参数的详细信息参见《仪表功能描述》。

### 通过 OPC UA 访问



“OPC UA Server”应用程序包应用软件包适用于 HART 型设备 → 125。

使用“OPC UA Server”应用软件包设备可以与 OPC UA 客户端通信。

使用 WLAN 接口通过 WLAN 接入点（作为附加选项订购），或者使用服务接口（CDI - RJ45）通过以太网访问设备内置的 OPC UA 服务器。访问权限和身份验证措施与具体设置相关。

OPC UA 规范（IEC 62541）支持以下安全模式：

- 无
- Basic128Rsa15 - 签名
- Basic128Rsa15 - 签名并加密

### 通过服务接口（端口 2: CDI-RJ45）访问

设备可以通过服务接口接入网络。设备类功能参数保证设备在网络中安全工作。

建议遵守国家和国际安全委员会规定的相关工业标准和准则，例如 IEC/ISA62443 或 IEEE。这包括组织安全措施（例如设置访问权限）和技术安全措施（例如网络分区）。

 **PROFINET、EtherNet/IP:**

仪表可以接入环形拓扑网络中。连接信号传输接线端子（输出 1，端口 1）实现系统集成，并连接至服务接口（端口 2）→  116。

 关于连接 Ex de 隔爆型变送器的详细信息，请参见设备专用的《安全指南》（XA）。

### 高级安全要求

如果无法满足规定的测量要求，则可能需要替代性措施。这可能包括，例如，为产品提供机械保护，防止意外损坏以及布线或组织措施。例如，Proline 测量仪表可以用于户外现场。必须由客户制定措施，防止 Proline 测量仪表物理损坏。

如果 Proline 测量仪表集成到不同系统中，则需要其他分析措施。请注意以下几点：

- 必须严格区分现场总线网络（OT）和公司网络（IT）。
- Endress+Hauser 建议遵照 DIN IEC 62443-3-3 标准对现场总线网络进行分段。

### 网络

特别要注意使用的网络组件，例如路由器和开关。操作员必须确保组件完好无损。如需要，操作员必须对网络访问采取限。

### FDI 程序包

可以通过 [www.endress.com](http://www.endress.com) 获取已订购的 FDI 程序包，用于设置现场设备。

### 用户培训

在某些应用场景，非专业用户可能会接触仪表。建议用户接受培训，以便安全使用相关接线端子、部件和/或接口，并注意安全问题。

## 输入

### 测量变量

#### 直接测量变量

- 质量流量
- 密度
- 温度

#### 测量变量计算值

- 体积流量
- 校正体积流量
- 参考密度

### 测量范围

#### 液体测量范围

DN		量程范围: $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
1	1/24	0 ... 20	0 ... 0.735
2	1/12	0 ... 100	0 ... 3.675
4	1/8	0 ... 450	0 ... 16.54

#### 气体测量范围

满量程值取决于所用气体的密度和声速。满量程值计算公式如下:

$$\dot{m}_{\max(G)} = (\rho_G \cdot (c_G/m) \cdot d_i^2 \cdot (\pi/4) \cdot 3600 \cdot n)$$

$\dot{m}_{\max(G)}$	气体测量时的最大满量程值[kg/h]
$\rho_G$	操作条件下的气体密度[kg/m <sup>3</sup> ]
$c_G$	声速 (气体) [m/s]
$d_i$	测量管内径[m]
$\pi$	Pi
$n = 1$	测量管数量
$m = 2$	适用于除纯氢气和纯氮气之外的所有气体
$m = 3$	适用于纯氢气和纯氮气

 使用 Applicator 选型软件 →  128 计算测量范围

#### 推荐测量范围

 限流值 →  75

### 量程比

大于 1000 : 1。

流量大于预设满量程值，但电子部件尚未溢出时，累加器继续正常工作。

### 输入信号

#### 输出变量和输入变量

→  14

### 外部测量值

为了提高指定测量变量的测量精度，或为了计算气体的校正体积流量，自动化系统不间断向测量设备输入不同的测量值：

- 工作压力，用于提高测量精度（Endress+Hauser 建议使用绝压测量仪表，例如 Cerabar M 或 Cerabar S）
- 介质温度，用于提高测量精度（例如 iTEMP）
- 参考密度，用于计算气体的校正体积流量

 Endress+Hauser 提供多种型号的压力和温度测量设备：参考“附件”章节 →  128

建议基于读取的外部测量值计算校正体积流量。

### HART 通信协议

测量值可以通过 HART 通信协议从自动化系统写入至测量设备中。压力变送器必须支持以下协议专用功能：

- HART 通信协议
- 突发模式

### 电流输入

自动化系统通过电流输入将测量值传输至测量设备中 →  13。

### 数字通信

自动化系统可以通过以下方式写入测量值：

- FOUNDATION Fieldbus
- PROFIBUS DP
- PROFIBUS PA
- Modbus RS485
- Modbus TCP + Ethernet-APL
- EtherNet/IP
- PROFINET
- PROFINET + Ethernet-APL

### 0/4...20 mA 电流输入

电流输入	0/4...20 mA（有源/无源信号）
电流范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA（有源信号）</li> <li>▪ 0/4...20 mA（无源信号）</li> </ul>
分辨率	1 µA
电压降	典型值：0.6 ... 2 V（3.6 ... 22 mA（无源信号）时）
最大输入电压	≤ 30 V（无源信号）
开路电压	28.8 V（有源信号）
允许输入变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 压力</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 密度</li> </ul>

### 状态输入

最大输入值	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -3 ... 30 V DC</li> <li>▪ 打开状态输入时（ON）：<math>R_i &gt; 3 \text{ k}\Omega</math></li> </ul>
响应时间	设置范围：5 ... 200 ms
输入信号电平	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 低电平：-3 ... +5 V DC</li> <li>▪ 高电平：12 ... 30 V DC</li> </ul>
可分配功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 分别复位每个累加器</li> <li>▪ 复位所有累加器</li> <li>▪ 超流量</li> </ul>

## 输出

### 输出变量和输入变量

输出/输入 1 选择的选型代号直接影响其他输出和输入的选型代号。每路输出/输入（输出/输入 1...4）均只允许选择一个选型代号。纵向查表（↓）。

例如：如果输出/输入 1 选择选型代号 BA“4...20 mA HART”，输出 2 可以选择选型代号 A、B、D、E、F、H、I 或 J 之一，输出 3 和 4 可以选择选型代号 A、B、D、E、F、H、I 或 J 之一。

### 输出/输入 1 与输出/输入 2 的选型代号

 输出/输入 3 和 4 的选型代号 →  15

订购选项“输出; 输入 1” (020) →	可选选型代号														
4...20 mA HART 电流输出	BA														
4...20 mA HART 电流输出 (Ex i 无源信号)	↓	CA													
4...20 mA HART 电流输出 (Ex i 有源信号)		↓	CC												
FOUNDATION Fieldbus			↓	SA											
FOUNDATION Fieldbus (Ex i)				↓	TA										
PROFIBUS DP					↓	LA									
PROFIBUS PA						↓	GA								
PROFIBUS PA (Ex i)							↓	HA							
Modbus RS485								↓	MA						
EtherNet/IP (内置双端口交换机)									↓	NA					
PROFINET (内置双端口交换机)										↓	RA				
PROFINET + Ethernet-APL											↓	RB			
PROFINET + Ethernet-APL (Ex i)												↓	RC		
Modbus TCP + Ethernet-APL 10 Mbit/s, SPE 10 Mbit/s, Ethernet 100 Mbit/s													↓	MB	
Modbus TCP + Ethernet-APL, Ex i, 10 Mbit/s, Ethernet 100 Mbit/s														↓	MC
订购选项“输出; 输入 2” (021) →	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
未使用	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4...20 mA 电流输出	B			B		B	B		B	B	B	B		B	
4...20 mA 电流输出 (Ex i 无源信号)		C	C		C			C					C		C
用户可配置输入/输出 <sup>1)</sup>	D			D		D	D		D	D	D	D		D	
脉冲/频率/开关量输出	E			E		E	E		E	E	E	E		E	
双脉冲 (相移) 输出 <sup>2)</sup>	F								F						
脉冲/频率/开关量输出 (Ex i 无源信号)		G	G		G			G					G		G
继电器输出	H			H		H	H		H	H	H	H		H	
0/4...20 mA 电流输入	I			I		I	I		I	I	I	I		I	
状态输入	J			J		J	J		J	J	J	J		J	

1) 用户自定义输入/输出 →  22。

2) 如果输出/输入 2 (021) 选择为双脉冲 (相移) 输出 (选型代号 F)，输出/输入 3 (022) 只能选择双脉冲 (相移) 输出 (选型代号 F)。

输出/输入 1 与输出/输入 3 和 4 的选型代号

 输出/输入 2 的选型代号 → 14

订购选项“输出; 输入 1” (020) →	可选项代号														
4...20 mA HART 电流输出	BA														
4...20 mA HART 电流输出 (Ex i 无源信号)	↓	CA													
4...20 mA HART 电流输出 (Ex i 有源信号)		↓	CC												
FOUNDATION Fieldbus			↓	SA											
FOUNDATION Fieldbus (Ex i)				↓	TA										
PROFIBUS DP					↓	LA									
PROFIBUS PA						↓	GA								
PROFIBUS PA (Ex i)							↓	HA							
Modbus RS485								↓	MA						
EtherNet/IP (内置双端口交换机)									↓	NA					
PROFINET (内置双端口交换机)										↓	RA				
PROFINET + Ethernet-APL 10 Mbit/s, 两线制											↓	RB			
PROFINET + Ethernet-APL, Ex i, 10 Mbit/s, 两线制												↓	RC		
Modbus TCP + Ethernet-APL 10 Mbit/s, SPE 10 Mbit/s, Ethernet 100 Mbit/s													↓	MB	
Modbus TCP + Ethernet-APL, Ex i, 10 Mbit/s, Ethernet 100 Mbit/s														↓	MC
订购选项“输出; 输入 3” (022)、“输出; 输入 4” (023) <sup>1)</sup> →	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
未使用	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4...20 mA 电流输出	B						B			B	B	B	B		B
4...20 mA 电流输出 (Ex i 无源信号) <sup>2)</sup>		C	C												
可配置输入/输出	D						D			D	D	D	D		D
脉冲/频率/开关量输出	E						E			E	E	E	E		E
双脉冲 (相移) 输出 (从设备) <sup>3)</sup>	F									F					
脉冲/频率/开关量输出 (Ex i 无源信号) <sup>4)</sup>		G	G												
继电器输出	H						H			H	H	H	H		H
0/4...20 mA 电流输入	I						I			I	I	I	I		I
状态输入	J						J			J	J	J	J		J

- 1) 订购选项“输出; 输入 4” (023) 仅适用 Proline 500 (数字) 变送器。订购选项“内置智能传感器电子模块 (ISEM)”, 选型代号 A。
- 2) 输出/输入 4 不能选择 4...20 mA 电流输出 (Ex i 无源信号 (C))。
- 3) 输出/输入 4 不能选择双脉冲 (相移) 输出 (选型代号 F)。
- 4) 输出/输入 4 不能选择脉冲/频率/开关量输出 (Ex i 无源信号 (G))。

## 输出信号

## 4...20 mA HART 电流输出

订购选项	“输出; 输入 1” (20) : 选型代号 BA: 4...20 mA HART 电流输出
信号模式	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 有源信号</li> <li>■ 无源信号</li> </ul>
电流范围	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA (NAMUR)</li> <li>■ 4...20 mA (US)</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA (需要事先选择有源信号)</li> <li>■ 固定电流</li> </ul>
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
最大输入电压	30 V DC (无源信号)
负载	250 ... 700 Ω
分辨率	0.38 μA
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 电子模块温度</li> <li>■ 振动频率 0</li> <li>■ 振动阻尼 0</li> <li>■ 非对称信号</li> <li>■ 励磁电流 0</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>

## 4...20 mA HART 电流输出 (Ex i)

订购选项	“输出; 输入 1” (20) : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 选型代号 CA: 4...20 mA HART 电流输出 (Ex i 无源信号)</li> <li>■ 选型代号 CC: 4...20 mA HART 电流输出 (Ex i 有源信号)</li> </ul>
信号模式	取决于订购选项。
电流范围	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA (NAMUR)</li> <li>■ 4...20 mA (US)</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA (需要事先选择有源信号)</li> <li>■ 固定电流</li> </ul>
开路电压	21.8 V DC (有源信号)
最大输入电压	30 V DC (无源信号)
负载	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 ... 400 Ω (有源信号)</li> <li>■ 250 ... 700 Ω (无源信号)</li> </ul>
分辨率	0.38 μA

阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 电子模块温度</li> <li>▪ 振动频率 0</li> <li>▪ 振动阻尼 0</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 励磁电流 0</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>

**FOUNDATION Fieldbus**

FOUNDATION Fieldbus	H1, 符合 IEC 61158-2 标准, 电气隔离
数据传输	31.25 kbit/s
电流消耗	10 mA
允许供电电压	9 ... 32 V
总线连接	内置极性反接保护

**PROFIBUS DP**

信号编码	NRZ 编码
数据传输	9.6 kBaud...12 MBaud
终端电阻	内置, 通过 DIP 开关开启

**PROFIBUS PA**

PROFIBUS PA	符合 EN 50170 标准 (卷 2) 和 IEC 61158-2 (MBP) 标准, 电气隔离
数据传输	31.25 kbit/s
电流消耗	10 mA
允许供电电压	9 ... 32 V
总线连接	内置极性反接保护

**Modbus RS485**

物理接口	RS485, 符合 EIA/TIA-485 标准
终端电阻	内置, 通过 DIP 开关开启

**Modbus TCP + Ethernet-APL**

<b>端口 1: Modbus TCP + Ethernet-APL 10 Mbit/s</b>	
设备用途	<p>设备连接 <b>APL 现场交换机 (接线端子 26/27)</b></p> <p>使用设备时必须遵循下列 APL 端口分类:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 在防爆场合使用: SLAA 或 SLAC<sup>1)</sup></li> <li>▪ 在非防爆场合使用: SLAX</li> </ul> <p>APL 现场交换机电气参数 (对应 APL 端口分类: SPCC 或 SPAA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最大输入电压: 15 V<sub>DC</sub></li> <li>▪ 最小输出值: 0.54 W</li> </ul> <p>设备连接 <b>SPE 交换机</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 在非防爆场合, 设备可与合适的 SPE 交换机搭配使用: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最大输出电压: 30 V<sub>DC</sub></li> <li>▪ 最小输出功率: 1.85 W</li> </ul> </li> <li>▪ SPE 交换机必须支持 10BASE-T1L 标准和 PoDL 功率等级 10、11 或 12, 并具有禁用功率等级检测的功能。</li> </ul>
标准	符合 IEEE 802.3cg 标准, APL 端口配置文件规范 v1.0, 电气隔离
数据传输	全双工 (APL/SPE)
电流消耗	接线端子 26/27, 最大约 45 mA
允许供电电压	9 ... 30 V
总线连接	接线端子 26/27, 内置极性反接保护

1) 在防爆危险区中使用设备的详细信息参见《安全指南》

<b>端口 2: Modbus TCP + Ethernet 100 Mbit/s</b>	
设备用途	<p>设备连接<b>快速以太网 (RJ45) 交换机</b></p> <p>在非防爆场合, 以太网交换机必须支持 100BASE-TX 标准。</p>
标准	符合 IEEE 802.3u 标准
数据传输	半双工、全双工
电流消耗	-
允许供电电压	-
总线连接	服务接口 (RJ45)

**工业以太网(EtherNet/IP)**

标准	符合 IEEE 802.3 标准
----	------------------

**PROFINET**

标准	符合 IEEE 802.3 标准
----	------------------

**PROFINET + Ethernet-APL**

设备用途	<p><b>设备连接 APL 现场交换机</b>                      使用设备时必须遵循下列 APL 端口分类:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 在防爆场合使用: SLAA 或 SLAC<sup>1)</sup></li> <li>▪ 在非防爆场合使用: SLAX</li> </ul> <p>APL 现场交换机电气参数 (对应 APL 端口分类: SPCC 或 SPAA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最大输入电压: 15 V<sub>DC</sub></li> <li>▪ 最小输出值: 0.54 W</li> </ul> <p><b>设备连接 SPE 交换机</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 在非防爆危险区, 设备能够连接合适的 SPE 现场交换机使用: 即最大电压 30 V<sub>DC</sub>、最小输出功率 1.85 W 的 SPE 现场交换机。</li> <li>▪ SPE 交换机必须支持 10BASE-T1L 标准和 PoDL 功率等级 10、11 或 12, 并具有禁用功率等级检测的功能。</li> </ul>
PROFINET	符合 IEC 61158 和 IEC 61784 标准
Ethernet-APL	符合 IEEE 802.3cg 标准, APL 端口配置文件规范 v1.0, 电气隔离
数据传输	10 Mbit/s
电流消耗	<p><b>变送器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最大 400 mA (24 V)</li> <li>▪ 最大 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)</li> </ul>
允许供电电压	9 ... 30 V
网络连接	内置极性反接保护

1) 在防爆危险区中使用设备的详细信息参见《安全指南》

**4...20 mA 电流输出**

订购选项	“输出; 输入 2” (21), “输出; 输入 3” (022) 或“输出; 输入 4” (023) : 选型代号 B: 4...20 mA 电流输出
信号模式	<p>设置选项:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 有源信号</li> <li>▪ 无源信号</li> </ul>
电流范围	<p>设置选项:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA (NAMUR)</li> <li>▪ 4...20 mA (US)</li> <li>▪ 4...20 mA</li> <li>▪ 0...20 mA (需要事先选择有源信号)</li> <li>▪ 固定电流</li> </ul>
最大输出值	22.5 mA
开路电压	28.8 VDC (有源信号)
最大输入电压	30 VDC (无源信号)
负载	0 ... 700 Ω
分辨率	0.38 μA
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 电子模块温度</li> <li>▪ 振动频率 0</li> <li>▪ 振动阻尼 0</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 励磁电流 0</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>

## 4...20 mA 电流输出 (Ex i 无源信号)

订购选项	“输出; 输入 2” (21)、“输出; 输入 3” (022) : 选型代号 C: 4...20 mA 电流输出 (Ex i 无源信号)
信号模式	无源信号
电流范围	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA (NAMUR)</li> <li>▪ 4...20 mA (US)</li> <li>▪ 4...20 mA</li> <li>▪ 固定电流</li> </ul>
最大输出值	22.5 mA
最大输入电压	30 V DC
负载	0 ... 700 Ω
分辨率	0.38 μA
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999 s
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 电子模块温度</li> <li>▪ 振动频率 0</li> <li>▪ 振动阻尼 0</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 励磁电流 0</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>

## 脉冲/频率/开关量输出

功能	可设置为脉冲、频率或开关量输出
类型	集电极开路 设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 有源信号</li> <li>▪ 无源信号</li> <li>▪ 无源信号 (NAMUR)</li> </ul> <p> 无源信号 (Ex i)</p>
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
电压降	22.5 mA 时: ≤ 2 V DC
<b>脉冲输出</b>	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
脉冲宽度	设置范围: 0.05 ... 2 000 ms
最大脉冲速率	10 000 Impulse/s
脉冲值	设置范围
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>

频率输出	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
输出频率	设置范围: 2 ... 10 000 Hz ( $f_{max} = 12\,500$ Hz)
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
占空比	1:1
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 电子模块温度</li> <li>▪ 振动频率 0</li> <li>▪ 振动阻尼 0</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 励磁电流 0</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>
开关量输出	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
开关响应	数字量, 导通或截止
开关切换延迟时间	设置范围: 0 ... 100 s
开关动作次数	无限制
可分配功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关闭</li> <li>▪ 开启</li> <li>▪ 诊断响应</li> <li>▪ 限值                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 累加器 1...3</li> </ul> </li> <li>▪ 流向监测</li> <li>▪ 状态                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 非满管检测</li> <li>▪ 小流量切除</li> </ul> </li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>

双脉冲输出

功能	双脉冲 (相移)
类型	集电极开路 设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 有源信号</li> <li>▪ 无源信号</li> <li>▪ 无源信号 (NAMUR)</li> </ul>
最大输入值	DC 30 V, 250 mA (无源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
电压降	22.5 mA 时: $\leq 2$ V DC
输出频率	可设置范围: 0 ... 1 000 Hz

阻尼时间	可设置范围: 0 ... 999 s
占空比	1:1
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 温度</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>

### 继电器输出

功能	开关量输出
类型	继电器输出, 电气隔离
开关响应	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NO (常开), 出厂设置</li> <li>■ NC (常闭)</li> </ul>
最大开关容量 (无源信号)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 30 V DC, 0.1 A</li> <li>■ 30 V AC, 0.5 A</li> </ul>
可分配功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关闭</li> <li>■ 开启</li> <li>■ 诊断响应</li> <li>■ 限值               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 累加器 1...3</li> </ul> </li> <li>■ 流向监测</li> <li>■ 状态               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 非满管检测</li> <li>■ 小流量切除</li> </ul> </li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>

### 可配置输入/输出

调试设备时可以将一路指定输入或输出设置为用户自定义输入/输出 (可配置输入/输出)。

可以设置下列输入和输出:

- 选择电流输出: 4...20 mA (有源信号)、0/4...20 mA (无源信号)
- 脉冲/频率/开关量输出
- 选择电流输入: 4...20 mA (有源信号)、0/4...20 mA (无源信号)
- 状态输入

输入和输出参数参见本章说明。

### 报警信号

取决于接口类型, 显示下列故障信息:

### HART 电流输出

设备诊断	通过 HART 命令 48 可以读取设备状态
------	------------------------

**PROFIBUS PA**

状态和报警信息	诊断符合 PROFIBUS PA Profile 3.02 标准
FDE 故障电流 (电子模块的故障断开电流)	0 mA

**PROFIBUS DP**

状态和报警信息	诊断符合 PROFIBUS PA Profile 3.02 标准
---------	----------------------------------

**EtherNet/IP**

设备诊断	可以在输入块中读取设备状态
------	---------------

**PROFINET**

设备诊断	符合“分布式外设的应用层协议”，2.3 版
------	-----------------------

**PROFINET + Ethernet-APL**

设备诊断	诊断符合 PROFINET PA Profile 4.02 规范
------	----------------------------------

**FOUNDATION Fieldbus**

状态和报警信息	诊断符合 FF-891 标准
FDE 故障电流 (电子模块的故障断开电流)	0 mA

**Modbus RS485**

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NaN 值, 取代当前值</li> <li>▪ 最近有效值</li> </ul>
------	---

**Modbus TCP + Ethernet-APL/SPE/高速以太网**

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NaN 值, 取代当前值</li> <li>▪ 最近有效值</li> </ul>
------	---

## 电流输出

4...20 mA 电流输出	
故障模式	可设置: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 ... 20 mA, 符合 NAMUR NE 43 标准</li> <li>▪ 4 ... 20 mA, 符合美国标准</li> <li>▪ 最小值: 3.59 mA</li> <li>▪ 最大值: 22.5 mA</li> <li>▪ 自定义值: 3.59 ... 22.5 mA</li> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 最近有效值</li> </ul>
4...20 mA 电流输出	
故障模式	可设置: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最大报警电流: 22 mA</li> <li>▪ 自定义值: 0 ... 20.5 mA</li> </ul>

## 脉冲/频率/开关量输出

脉冲输出	
故障模式	可设置: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 无脉冲</li> </ul>
频率输出	
故障模式	可设置: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 0 Hz</li> <li>▪ 自定义值: 2 ... 12 500 Hz</li> </ul>
开关量输出	
故障模式	可设置: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 当前状态</li> <li>▪ 打开</li> <li>▪ 关闭</li> </ul>

## 继电器输出

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 当前状态</li> <li>▪ 断开</li> <li>▪ 闭合</li> </ul>
------	--

## 现场显示单元

纯文本显示	显示错误原因和补救措施
背光	红色背光标识设备错误。



状态信号符合 NAMUR 推荐的 NE 107 标准

**接口/协议**

- 通过数字通信:
  - HART 通信协议
  - FOUNDATION Fieldbus
  - PROFIBUS PA
  - PROFIBUS DP
  - Modbus RS485
  - Modbus TCP + Ethernet-APL
  - EtherNet/IP
  - PROFINET
  - PROFINET + Ethernet-APL
- 通过服务接口
  - CDI-RJ45 服务接口
  - 通过服务接口/端口 2: (RJ45)
  - WLAN 接口
- 纯文本显示
  - 诊断信息和补救措施
  - Modbus TCP

 远程操作的其他信息 →  109

**网页浏览器**

纯文本显示	显示错误原因和补救措施
-------	-------------

**LED 指示灯**

状态信息	不同 LED 指示灯标识的状态 显示下列信息，取决于仪表类型: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 已上电</li> <li>▪ 数据传输中</li> <li>▪ 发生设备报警/错误</li> <li>▪ 网络可用<sup>1)</sup></li> <li>▪ 已建立连接<sup>1)</sup></li> <li>▪ 诊断状态<sup>2)</sup></li> <li>▪ PROFINET 闪烁功能<sup>3)</sup></li> </ul>
------	--

1) 仅针对 PROFINET、PROFINET + Ethernet-APL、Modbus + Ethernet-APL、EtherNet/IP 通信

2) 仅针对 Modbus + Ethernet-APL 通信

3) 仅针对 PROFINET、PROFINET + Ethernet-APL 通信

**最大负载**

输出信号 →  16

**防爆连接参数**

**安全参数**

订购选项 “输出; 输入 1”	输出类型	安全参数	
		输出; 输入 1 (端口 1)	服务接口 (端口 2)
选型代号 <b>BA</b>	电流输出 4...20 mA HART	$U_N = 30 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$	$U_N = 3.3 V_{AC}$ $U_M = 250 V_{AC}$
选型代号 <b>GA</b>	PROFIBUS PA	$U_N = 32 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$	$U_N = 3.3 V_{AC}$ $U_M = 250 V_{AC}$
选型代号 <b>LA</b>	PROFIBUS DP	$U_N = 5 V$ $U_M = 250 V_{AC}$	$U_N = 3.3 V_{AC}$ $U_M = 250 V_{AC}$
选型代号 <b>MA</b>	Modbus RS485	$U_N = 5 V$ $U_M = 250 V_{AC}$	$U_N = 3.3 V_{AC}$ $U_M = 250 V_{AC}$
选型代号 <b>MB</b>	Modbus TCP + Ethernet-APL 10 Mbit/s, SPE 10 Mbit/s, Ethernet 100 Mbit/s	APL 端口配置文件 SLAX SPE PoDL 分类: 10、11、12 $U_N = 30 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$	$U_N = 3.3 V_{AC}$ $U_M = 250 V_{AC}$

订购选项 “输出; 输入 1”	输出类型	安全参数	
		输出; 输入 1 (端口 1)	服务接口 (端口 2)
选型代号 <b>NA</b>	EtherNet/IP	$U_N = 3.3 V_{AC}$ $U_M = 250 V_{AC}$	$U_N = 3.3 V_{AC}$ $U_M = 250 V_{AC}$
选型代号 <b>RA</b>	PROFINET	$U_N = 3.3 V_{AC}$ $U_M = 250 V_{AC}$	$U_N = 3.3 V_{AC}$ $U_M = 250 V_{AC}$
选型代号 <b>RB</b>	PROFINET + Ethernet-APL/SPE, 10Mbit/s	APL 端口配置文件 SLAX SPE PoDL 分类: 10、11、12 $U_N = 30 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$	$U_N = 3.3 V_{AC}$ $U_M = 250 V_{AC}$
选型代号 <b>SA</b>	FOUNDATION Fieldbus	$U_N = 32 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$	$U_N = 3.3 V_{AC}$ $U_M = 250 V_{AC}$

$U_M$  规格参数仅适用于带有 Ex i 回路的设备。防爆 1 区; Cl. I, Div. 1 设备; 防爆 2 区; Cl. I, Div. 2 设备, 带 Ex i 传感器。

订购选项 “输出; 输入 2” “输出; 输入 3” “输出; 输入 4”	输出类型	安全参数		
		输出; 输入 2	输出; 输入 3	输出; 输入 4
选型代号 <b>B</b>	电流输出 4...20 mA	$U_N = 30 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$		
选型代号 <b>D</b>	可配置 I/O 初始设置关闭	$U_N = 30 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$		
选型代号 <b>E</b>	脉冲/频率/开关量输出	$U_N = 30 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$		
选型代号 <b>F</b>	双脉冲输出	$U_N = 30 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$		
选型代号 <b>H</b>	继电器输出	$U_N = 30 V_{DC}$ $I_N = 100 mA_{DC}/500 mA_{AC}$ $U_M = 250 V_{AC}$		
选型代号 <b>I</b>	电流输入 4...20 mA	$U_N = 30 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$		
选型代号 <b>J</b>	状态输入	$U_N = 30 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$		

### 本安防爆参数

防爆 1 区、防爆 21 区			
订购选项 “输出; 输入 1”	输出类型	本安防爆参数	
		输出; 输入 1 (端口 1)	服务接口 (端口 2)
选型代号 CA	电流输出 4...20mA HART (Ex-i 无 源信号)	<b>Ex ic</b> $U_i = 30 V$ $I_i = 100 mA$ $P_i = 1.25 W$ $L_i = 0 \mu H$ $C_i = 6 nF$	<b>Ex ia</b> $U_i = 10 V$ $I_i =$ 不可选 $P_i =$ 不可选 $L_i = 0 \mu H$ $C_i = 200 nF$
		<b>Ex ic</b> <sup>1)</sup> <b>Ex ic (NIFW)</b> <sup>2)</sup> $U_i = 30 V$ $I_i = 100 mA$ $P_i = 1.25 W$ $L_i = 0 \mu H$ $C_i = 6 nF$	非本安型 <sup>3)</sup>

防爆 1 区、防爆 21 区			
订购选项 “输出; 输入 1”	输出类型	本安防爆参数	
		输出; 输入 1 (端口 1)	服务接口 (端口 2)
选型代号 CC	电流输出 4...20mA HART (Ex-i 有源信号)	<b>Ex ia</b> $U_0 = 21.8 \text{ V}$ $I_0 = 90 \text{ mA}$ $P_0 = 491 \text{ mW}$ $L_0 = 4.1 \text{ mH(IIC)}/15 \text{ mH(II B)}$ $C_0 = 160 \text{ nF(IIC)}/1160 \text{ nF(II B)}$  $U_i = 30 \text{ V}$ $I_i = 10 \text{ mA}$ $P_i = 0.3 \text{ W}$ $L_i = 5 \text{ } \mu\text{H}$ $L_i = 4.1 \text{ } \mu\text{H}$ $C_i = 6 \text{ nF}$	<b>Ex ia</b> $U_i = 10 \text{ V}$ $I_i = \text{不可选}$ $P_i = \text{不可选}$ $L_i = 0 \text{ } \mu\text{H}$ $C_i = 200 \text{ nF}$
		<b>Ex ic<sup>1)</sup></b> <b>Ex ic (NIFW)<sup>2)</sup></b> $U_0 = 21.8 \text{ V}$ $I_0 = 90 \text{ mA}$ $P_0 = 491 \text{ mW}$ $L_0 = 9 \text{ mH(IIC)}/39 \text{ mH(II B)}$ $C_0 = 600 \text{ nF(IIC)}/4000 \text{ nF(II B)}$  $U_i = 30 \text{ V}$ $I_i = 10 \text{ mA}$ $P_i = 0.3 \text{ W}$ $L_i = 5 \text{ } \mu\text{H}$ $L_i = 4.1 \text{ } \mu\text{H}$ $C_i = 6 \text{ nF}$	非本安型 <sup>3)</sup>
选型代号 HA	PROFIBUS PA (Ex i) (标准和 FISCO)	<b>Ex ia</b> $U_i = 30 \text{ V}$ $I_i = 570 \text{ mA}$ $P_i = 8.5 \text{ W}$ $L_i = 10 \text{ } \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$	<b>Ex ia</b> $U_i = 10 \text{ V}$ $I_i = \text{不可选}$ $P_i = \text{不可选}$ $L_i = 0 \text{ } \mu\text{H}$ $C_i = 200 \text{ nF}$
		<b>Ex ic<sup>1)</sup></b> <b>Ex ic (NIFW)<sup>2)</sup></b> $U_i = 32 \text{ V}$ $I_i = 570 \text{ mA}$ $P_i = 8.5 \text{ W}$ $L_i = 10 \text{ } \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$	非本安型 <sup>3)</sup>

防爆 1 区、防爆 21 区			
订购选项 “输出; 输入 1”	输出类型	本安防爆参数	
		输出; 输入 1 (端口 1)	服务接口 (端口 2)
选型代号 MC	Modbus TCP + Ethernet- APL, Ex-i, 10Mbit/s	<b>2-WISE power load, APL port profile SLAA<sup>4)</sup></b> <b>Ex ia</b> $U_i = 17.5 \text{ V}$ $I_i = 380 \text{ mA}$ $P_i = 5.32 \text{ W}$ $L_i = 10 \text{ } \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$ 电缆规格符合 2-WISE 理念: $R_c = 15 \dots 150 \text{ } \Omega/\text{km}$ $L_c = 0.4 \dots 1 \text{ mH/km}$ $C_c = 45 \dots 200 \text{ nF/km}$ 如果两条线路均为悬空: $C_c = C_c$ (线与线) + 0.5 $C_c$ (线与屏蔽层), 或者 如果屏蔽层连接至一条线路: $C_c = C_c$ (线与线) + $C_c$ (线与屏蔽层) 电缆长度 (不包括电缆抽头) : $\leq 200 \text{ m (656.2 ft)}$ 电缆抽头长度: $\leq 1 \text{ m (3.3 ft)}$	<b>Ex ia</b> $U_i = 10 \text{ V}$ $I_i =$ 不可选 $P_i =$ 不可选 $L_i = 0 \text{ } \mu\text{H}$ $C_i = 200 \text{ nF}$
		<b>2-WISE power load, APL port profile SLAC<sup>4)</sup></b> <b>Ex ic<sup>1)</sup></b> <b>Ex ic (NIFW)<sup>2)</sup></b> $U_i = 17.5 \text{ V}$ $I_i = 380 \text{ mA}$ $P_i = 5.32 \text{ W}$ $L_i = 10 \text{ } \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$ 电缆规格符合 2-WISE 理念: $R_c = 15 \dots 150 \text{ } \Omega/\text{km}$ $L_c = 0.4 \dots 1 \text{ mH/km}$ $C_c = 45 \dots 200 \text{ nF/km}$ 如果两条线路均为悬空: $C_c = C_c$ (线与线) + 0.5 $C_c$ (线与屏蔽层), 或者 如果屏蔽层连接至一条线路: $C_c = C_c$ (线与线) + $C_c$ (线与屏蔽层) 电缆长度 (不包括电缆抽头) : $\leq 200 \text{ m (656.2 ft)}$ 电缆抽头长度: $\leq 1 \text{ m (3.3 ft)}$	非本安型 <sup>3)</sup>
选型代号 RC	PROFINET + Ethernet- APL, Ex-i, 10 Mbit/s	<b>2-WISE power load, APL port profile SLAA<sup>4)</sup></b> <b>Ex ia</b> $U_i = 17.5 \text{ V}$ $I_i = 380 \text{ mA}$ $P_i = 5.32 \text{ W}$ $L_i = 10 \text{ } \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$ 电缆规格符合 2-WISE 理念: $R_c = 15 \dots 150 \text{ } \Omega/\text{km}$ $L_c = 0.4 \dots 1 \text{ mH/km}$ $C_c = 45 \dots 200 \text{ nF/km}$ 如果两条线路均为悬空: $C_c = C_c$ (线与线) + 0.5 $C_c$ (线与屏蔽层), 或者 如果屏蔽层连接至一条线路: $C_c = C_c$ (线与线) + $C_c$ (线与屏蔽层) 电缆长度 (不包括电缆抽头) : $\leq 200 \text{ m (656.2 ft)}$ 电缆抽头长度: $\leq 1 \text{ m (3.3 ft)}$	<b>Ex ia</b> $U_i = 10 \text{ V}$ $I_i =$ 不可选 $P_i =$ 不可选 $L_i = 0 \text{ } \mu\text{H}$ $C_i = 200 \text{ nF}$

防爆 1 区、防爆 21 区			
订购选项 “输出; 输入 1”	输出类型	本安防爆参数	
		输出; 输入 1 (端口 1)	服务接口 (端口 2)
		<b>2-WISE power load, APL port profile SLAC<sup>4)</sup></b> <b>Ex ic<sup>1)</sup></b> <b>Ex ic (NIFW)<sup>2)</sup></b> $U_i = 17.5 \text{ V}$ $I_i = 380 \text{ mA}$ $P_i = 5.32 \text{ W}$ $L_i = 10 \text{ }\mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$ <b>电缆规格符合 2-WISE 理念:</b> $R_c = 15 \dots 150 \text{ }\Omega/\text{km}$ $L_c = 0.4 \dots 1 \text{ mH/km}$ $C_c = 45 \dots 200 \text{ nF/km}$ 如果两条线路均为悬空: $C_c = C_c \text{ (线与线)} + 0.5 C_c$ (线与屏蔽层), 或者 如果屏蔽层连接至一条线路: $C_c = C_c \text{ (线与线)} + C_c$ (线与屏蔽层) 电缆长度 (不包括电缆抽头): $\leq 200 \text{ m (656.2 ft)}$ 电缆抽头长度: $\leq 1 \text{ m (3.3 ft)}$	非本安型 <sup>3)</sup>
选型代号 TA	FOUNDATION Fieldbus (Ex i) (标准和 FISCO)	<b>Ex ia</b> $U_i = 30 \text{ V}$ $I_i = 570 \text{ mA}$ $P_i = 8.5 \text{ W}$ $L_i = 10 \text{ }\mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$	<b>Ex ia</b> $U_i = 10 \text{ V}$ $I_i = \text{不可选}$ $P_i = \text{不可选}$ $L_i = 0 \text{ }\mu\text{H}$ $C_i = 200 \text{ nF}$
		<b>Ex ic<sup>1)</sup></b> <b>Ex ic (NIFW)<sup>2)</sup></b> $U_i = 32 \text{ V}$ $I_i = 570 \text{ mA}$ $P_i = 8.5 \text{ W}$ $L_i = 10 \text{ }\mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$	非本安型 <sup>3)</sup>

- 1) 仅适用于认证选项: 参见单独成册的设备《安全指南》(XA)。
- 2) 仅适用于认证选项: 参见单独成册的设备《安全指南》(XA)。
- 3) 禁止在潜在爆炸性环境中连接或使用服务接口 (端口 2)。
- 4) 更多选项参见 Ethernet-APL 安装图纸 HE\_01622。

防爆 2 区		
订购选项 “输出; 输入 1”	输出类型	本安防爆参数或 NIFW 本安参数 输出; 输入 1 (端口 1)
选型代号 HA	PROFIBUS PA (Ex i) (标准和 FISCO)	<b>Ex ic</b> <b>AEx ic, Ex ic, NIFW</b> $U_i = 32 \text{ V}$ $I_i = 570 \text{ mA}$ $P_i = 8.5 \text{ W}$ $L_i = 10 \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$
选型代号 MC	Modbus TCP + Ethernet-APL, Ex-i, 10Mbit/s	<b>2-WISE power load, APL port profile SLAC<sup>1)</sup></b> <b>Ex ic</b> <b>AEx ic, Ex ic, NIFW</b> $U_i = 17.5 \text{ V}$ $I_i = 380 \text{ mA}$ $P_i = 5.32 \text{ W}$ $L_i = 10 \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$ <b>电缆规格符合 2-WISE 理念:</b> $R_c = 15 \dots 150 \Omega/\text{km}$ $L_c = 0.4 \dots 1 \text{ mH}/\text{km}$ $C_c = 45 \dots 200 \text{ nF}/\text{km}$ 如果两条线路均为悬空: $C_c = C_c$ (线与线) + 0.5 $C_c$ (线与屏蔽层), 或者 如果屏蔽层连接至一条线路: $C_c = C_c$ (线与线) + $C_c$ (线与屏蔽层) 电缆长度 (不包括电缆抽头) : $\leq 200 \text{ m}$ (656.2 ft) 电缆抽头长度: $\leq 1 \text{ m}$ (3.3 ft)
选型代号 RC	PROFINET + Ethernet-APL, Ex-i, 10 Mbit/s	
选型代号 TA	FOUNDATION Fieldbus (Ex i) (标准和 FISCO)	<b>Ex ic</b> <b>AEx ic, Ex ic, NIFW</b> $U_i = 32 \text{ V}$ $I_i = 570 \text{ mA}$ $P_i = 8.5 \text{ W}$ $L_i = 10 \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$

1) 更多选项参见 Ethernet-APL 安装图纸 HE\_01622。

订购选项 “输出; 输入 2” “输出; 输入 3” “输出; 输入 4”	输出类型	本安防爆参数或 NIFW 本安参数		
		输出; 输入 2	输出; 输入 3	输出; 输入 4
选型代号 C	电流输出 4...20 mA (Ex-i 无源信号)	<b>Ex ia 或 Ex ic (NIFW)</b> <b>Ex ic</b> <b>AEx ic, Ex ic, NIFW</b> $U_i = 30 \text{ V}$ $I_i = 100 \text{ mA}$ $P_i = 1.25 \text{ W}$ $L_i = 0$ $C_i = 0$		
选型代号 G	脉冲/频率/开关量输出 (Ex i 无源信号)	<b>Ex ia 或 Ex ic (NIFW)</b> <b>Ex ic</b> <b>AEx ic, Ex ic, NIFW</b> $U_i = 30 \text{ V}$ $I_i = 100 \text{ mA}$ $P_i = 1.25 \text{ W}$ $L_i = 0$ $C_i = 0$		

#### 小流量切除

允许用户自定义小流量切除开关点。

**电气隔离**

输出与以下信号回路电气隔离:

- 电源
- 其他输出
- 保护性接地连接 (PE)

**通信规范参数**

**HART**

制造商 ID	0x11
设备类型 ID	0x3B
HART 协议修订版本号	7
设备描述文件 (DTM、DD)	详细信息和文件登陆以下网址查询: <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a>
HART 负载	250 Ω
系统集成	系统集成信息: 《操作手册》→ 129。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HART 通信传输的测量变量</li> <li>▪ Burst 模式</li> </ul>

**FOUNDATION Fieldbus**

制造商 ID	0x452B48 (十六进制数)
识别码	0x103B (十六进制数)
设备修订版本号	1
DD 文件修订版本号	详细信息和文件登陆以下网址查询: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li>▪ <a href="http://www.fieldcommgroup.org">www.fieldcommgroup.org</a></li> </ul>
CFE 文件修订版本号	
互操作性测试 (ITK)	版本号: 6.2.0
ITK 测试认证号	详细信息登陆以下网址查询: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li>▪ <a href="http://www.fieldcommgroup.org">www.fieldcommgroup.org</a></li> </ul>
链接主站 (LAS)	是
“链接主站”和“基本设备”可选	是 出厂设置: 基本设备
节点地址	出厂设置: 247 (0xF7)
支持功能	支持下列功能: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 重启</li> <li>▪ ENP 重启</li> <li>▪ 诊断</li> <li>▪ 设置为 OOS (停用模式)</li> <li>▪ 设置为 AUTO (自动模式)</li> <li>▪ 查看趋势信息</li> <li>▪ 查看事件日志</li> </ul>
<b>虚拟通信关系 (VCR)</b>	
VCR 数量	44
VFD 中的链接数量	50
固定入口	1
客户端 VCR 数量	0
服务器端 VCR 数量	10
数据流出端 VCR 数量	43
数据流入端 VCR 数量	0
数据发送方 VCR 数量	43
数据接收方 VCR 数量	43

<b>设备链接能力</b>	
时隙	4
PDU 间的最小延迟时间	8
最大响应延迟时间	16
系统集成	系统集成信息: 《操作手册》→ 129。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 循环数据传输</li> <li>▪ 模块说明</li> <li>▪ 执行时间</li> <li>▪ 方法</li> </ul>

**PROFIBUS DP**

制造商 ID	0x11
识别码	0x156F
Profile 版本号	3.02
设备描述文件 (GSD、DTM、DD)	详细信息和文件登陆以下网址查询: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="https://www.endress.com/download">https://www.endress.com/download</a> 进入设备产品主页: PRODUCTS → Product Finder → Links</li> <li>▪ <a href="https://www.profibus.com">https://www.profibus.com</a></li> </ul>
支持功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 标识和维护 通过控制系统和铭牌简便标识设备</li> <li>▪ PROFIBUS 上传/下载 通过 PROFIBUS 上传/下载, 参数的读取和写入速度最多可以提高 10 倍</li> <li>▪ 简明状态 诊断信息清晰分类, 简明易懂</li> </ul>
设备地址设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 输入/输出电子模块上的 DIP 开关</li> <li>▪ 通过调试软件操作 (例如 FieldCare)</li> </ul>
与早期型号的兼容性	如果更换设备, 测量设备 Promass 500 能够与老型号设备的循环数据兼容。使用 Promass 500 GSD 文件无需调整 PROFIBUS 网络的设计参数。 早期型号: Promass 83 PROFIBUS DP <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ID 号: 1529 (十六进制)</li> <li>▪ 扩展 GSD 文件: EH3x1529.gsd</li> <li>▪ 标准 GSD 文件: EH3_1529.gsd</li> </ul>  兼容功能说明: 《操作手册》→ 129。
系统集成	系统集成信息: 《操作手册》→ 129。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 循环数据传输</li> <li>▪ 块类型</li> <li>▪ 模块说明</li> </ul>

**PROFIBUS PA**

制造商 ID	0x11
识别码	0x156D
Profile 版本号	3.02
设备描述文件 (GSD、DTM、DD)	详细信息和文件登陆以下网址查询: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="https://www.endress.com/download">https://www.endress.com/download</a> 进入设备产品主页: PRODUCTS → Product Finder → Links</li> <li>▪ <a href="https://www.profibus.com">https://www.profibus.com</a></li> </ul>
支持功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 标识和维护 通过控制系统和铭牌简便标识设备</li> <li>▪ PROFIBUS 上传/下载 通过 PROFIBUS 上传/下载, 参数的读取和写入速度最多可以提高 10 倍</li> <li>▪ 简明状态 诊断信息清晰分类, 简明易懂</li> </ul>

设备地址设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 输入/输出电子模块上的 DIP 开关</li> <li>▪ 现场显示单元</li> <li>▪ 通过调试软件操作 (例如 FieldCare)</li> </ul>
与早期型号的兼容性	<p>如果更换设备, 测量设备 Promass 500 能够与老型号设备的循环数据兼容。使用 Promass 500 GSD 文件无需调整 PROFIBUS 网络的设计参数。</p> <p>老产品型号:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Promass 80 PROFIBUS PA                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ID 号: 1528 (十六进制)</li> <li>▪ 扩展 GSD 文件: EH3x1528.gsd</li> <li>▪ 标准 GSD 文件: EH3_1528.gsd</li> </ul> </li> <li>▪ Promass 83 PROFIBUS PA                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ID 号: 152A (十六进制)</li> <li>▪ 扩展 GSD 文件: EH3x152A.gsd</li> <li>▪ 标准 GSD 文件: EH3_152A.gsd</li> </ul> </li> </ul> <p> 兼容功能说明: 《操作手册》→  129。</p>
系统集成	<p>系统集成信息: 《操作手册》→  129。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 循环数据传输</li> <li>▪ 块类型</li> <li>▪ 模块说明</li> </ul>

### Modbus RS485

协议	Modbus 应用协议规范 V1.1
响应时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 直接数据访问: 典型值为 25 ... 50 ms</li> <li>▪ 自动扫描缓冲区 (数据范围): 典型值为 3 ... 5 ms</li> </ul>
设备类型	从设备
从设备地址范围	1 ... 247
广播地址范围	0
功能代码	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03: 读保持寄存器</li> <li>▪ 04: 读输入寄存器</li> <li>▪ 06: 写单个寄存器</li> <li>▪ 08: 诊断寄存器</li> <li>▪ 16: 写多个寄存器</li> <li>▪ 23: 读/写多个寄存器</li> </ul>
广播信息	<p>支持下列功能代码:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 06: 写单个寄存器</li> <li>▪ 16: 写多个寄存器</li> <li>▪ 23: 读/写多个寄存器</li> </ul>
支持的波特率	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1200 BAUD</li> <li>▪ 2400 BAUD</li> <li>▪ 4800 BAUD</li> <li>▪ 9600 BAUD</li> <li>▪ 19200 BAUD</li> <li>▪ 38400 BAUD</li> <li>▪ 57600 BAUD</li> <li>▪ 115200 BAUD</li> </ul>
数据传输模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ASCII</li> <li>▪ RTU</li> </ul>
数据访问	<p>通过 Modbus RS485 访问各个参数。</p> <p> Modbus 寄存器信息</p>

与老型号产品兼容	使用测量设备 Promass 500 替换老型号 Promass 83 时，存储过程变量的 Modbus 寄存器和诊断信息相互兼容。无需在自动化系统中更改设计参数。  兼容功能说明： 《操作手册》→ 129。
系统集成	系统集成信息：《操作手册》→ 129。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modbus RS485 信息</li> <li>▪ 功能代码</li> <li>▪ 寄存器信息</li> <li>▪ 响应时间</li> <li>▪ Modbus 数据映射</li> </ul>

### Modbus TCP + Ethernet-APL

端口 1: Modbus TCP + Ethernet-APL 10 Mbit/s, SPE 10 Mbit/s	
协议	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modbus 应用协议 V1.1</li> <li>▪ TCP</li> </ul>
响应时间	Modbus 客户端发出请求时：通常为 3 ... 5 ms
TCP 端口	502
Modbus TCP 连接	最多 4 个
通信类型	以太网高级物理层 10BASE-T1L
数据传输	全双工
极性	“APL 信号+”和“APL 信号-”交叉线路自动校正
设备类型	地址
设备类型 ID	0xC43B
功能代码	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03: 读保持寄存器</li> <li>▪ 04: 读输入寄存器</li> <li>▪ 06: 写单个寄存器</li> <li>▪ 16: 写多个寄存器</li> <li>▪ 23: 读/写多个寄存器</li> <li>▪ 43: 读取设备标识</li> </ul>
功能代码的广播支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 06: 写单个寄存器</li> <li>▪ 16: 写多个寄存器</li> <li>▪ 23: 读/写多个寄存器</li> <li>▪ 43: 读取设备标识</li> </ul>
支持的传输速度	10 Mbit/s (Ethernet-APL)
支持功能	可使用 DHCP、网页服务器或软件设置地址
设备描述文件 (FDI)	详细信息和文件登陆以下网址查询： <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载
测量仪表设置选项	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 资产管理软件 (FieldCare、DeviceCare、Field Expert)</li> <li>▪ 设备自带网页服务器，支持通过网页浏览器和 IP 地址进行操作</li> <li>▪ 现场操作</li> </ul>
支持功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 使用的设备标识： 铭牌</li> <li>▪ 测量值状态 过程变量与测量值状态通信</li> <li>▪ 闪烁功能，通过现场显示简单设备识别和分配</li> <li>▪ 通过资产管理软件 (例如 FieldCare、DeviceCare) 操作设备</li> </ul>
系统集成	系统集成信息：《操作手册》→ 129。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 支持的功能码概述和说明</li> <li>▪ 状态编码</li> <li>▪ 出厂设置</li> </ul>

端口 2: Modbus TCP + Ethernet 100 Mbit/s	
协议	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modbus 应用协议 V1.1</li> <li>▪ TCP</li> </ul>
响应时间	Modbus 客户端发出请求时: 通常为 3 ... 5 ms
TCP 端口	502
Modbus TCP 连接	最多 4 个
通信类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10BASE-T</li> <li>▪ 100BASE-TX</li> </ul>
数据传输	半双工、全双工
极性	自动 MDIX
设备类型	地址
设备类型 ID	0xC43B
功能代码	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03: 读保持寄存器</li> <li>▪ 04: 读输入寄存器</li> <li>▪ 06: 写单个寄存器</li> <li>▪ 16: 写多个寄存器</li> <li>▪ 23: 读/写多个寄存器</li> <li>▪ 43: 读取设备标识</li> </ul>
功能代码的广播支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 06: 写单个寄存器</li> <li>▪ 16: 写多个寄存器</li> <li>▪ 23: 读/写多个寄存器</li> <li>▪ 43: 读取设备标识</li> </ul>
支持的传输速度	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10 Mbit/s</li> <li>▪ 100 Mbit/s (快速以太网)</li> </ul>
支持功能	可使用 DHCP、网页服务器或软件设置地址
设备描述文件 (FDI)	详细信息和文件登陆以下网址查询: <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载
测量仪表设置选项	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 资产管理软件 (FieldCare、DeviceCare、Field Expert)</li> <li>▪ 设备自带网页服务器, 支持通过网页浏览器和 IP 地址进行操作</li> <li>▪ 现场操作</li> </ul>
支持功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 使用的设备标识: 铭牌</li> <li>▪ 测量值状态 过程变量与测量值状态通信</li> <li>▪ 通过资产管理软件 (例如 FieldCare、DeviceCare) 操作设备</li> </ul>
系统集成	系统集成信息: 《操作手册》→ 129。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 支持的功能码概述和说明</li> <li>▪ 状态编码</li> <li>▪ 出厂设置</li> </ul>

### EtherNet/IP

协议	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CIP 网络协议规范卷 1: 通用工业协议</li> <li>▪ CIP 网络协议规范卷 2: CIP 的 EtherNet/IP 应用</li> </ul>
通信类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10Base-T</li> <li>▪ 100Base-TX</li> </ul>
设备类型	通用设备 (产品代号: 0x2B)
制造商 ID	0x000049E
设备类型 ID	0x103B
波特率	自动 <sup>10</sup> <sub>100</sub> Mbit, 带半双工和全双工检测
极性	TxD 和 RxD 交叉连接线自动极性校正
支持 CIP 连接	最多 3 个连接
显式连接	最多 6 个连接

输入/输出连接	最多 6 个连接 (扫描仪)
测量设备的设置选项	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 电子模块上的 IP 地址设置 DIP 开关</li> <li>■ 制造商专属软件 (FieldCare)</li> <li>■ 罗克韦尔自动化控制系统的 Profile III 插件</li> <li>■ 网页浏览器</li> <li>■ 测量设备自带电子数据表 (EDS)</li> </ul>
以太网接口设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 速度: 10 MBit、100 MBit、自动 (出厂设置)</li> <li>■ 双工模式: 半双工、全双工、自动 (工厂设置)</li> </ul>
设备地址设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 电子模块上的 IP 地址设置 DIP 开关 (最后一个八字节)</li> <li>■ DHCP</li> <li>■ 制造商专属软件 (FieldCare)</li> <li>■ 罗克韦尔自动化控制系统的 Profile III 插件</li> <li>■ 网页浏览器</li> <li>■ EtherNet/IP 软件, 例如 RSLinx (罗克韦尔自动化)</li> </ul>
设备级环网协议 (DLR)	是
系统集成	<p>系统集成信息: 《操作手册》→ 129。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 循环数据传输</li> <li>■ 块类型</li> <li>■ 输入组和输出组</li> </ul>

### PROFINET

协议	“外围分布设备和分布式自动化系统的应用层协议” (2.3 版)
通信类型	100 Mbit/s
一致性等级	一致性等级 B
网络负载等级	网络负载等级 2 100 Mbit/s
波特率	自动 100 Mbit/s, 带全双工检测
周期时间	> 8 ms
极性	TxD 和 RxD 交叉连接线自动极性校正
媒体冗余协议 (MRP)	是
系统冗余支持	S2 系统冗余 (2 个 AR, 1 个 NAP)
设备类型	应用接口标识 0xF600 通用设备
制造商 ID	0x11
设备类型 ID	0x843B
设备描述文件 (GSD、DTM、DD)	<p>详细信息和文件登陆以下网址查询:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> 设备的产品主页: 文档/软件 → 设备驱动程序</li> <li>■ <a href="http://www.profibus.com">www.profibus.com</a></li> </ul>
支持连接	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 x AR (IO 控制器 AR)</li> <li>■ 1 x AR (允许连接 IO 监管设备 AR)</li> <li>■ 1 x 输入 CR (通信关系)</li> <li>■ 1 x 输出 CR (通信关系)</li> <li>■ 1 x 报警 CR (通信关系)</li> </ul>
测量仪表设置选项	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 电子模块上的 DIP 开关, 用于分配设备名称 (最后部分)</li> <li>■ 资产管理软件 (FieldCare、DeviceCare、Field Xpert)</li> <li>■ 设备自带网页服务器, 支持通过网页浏览器和 IP 地址进行操作</li> <li>■ 设备数据库文件 (GSD), 通过测量仪表自带网页服务器查询</li> <li>■ 现场操作</li> </ul>
设备名称设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 电子模块上的 DIP 开关, 用于分配设备名称 (最后部分)</li> <li>■ DCP 协议</li> <li>■ 资产管理软件 (FieldCare、DeviceCare、Field Xpert)</li> <li>■ 内置网页服务器</li> </ul>

支持功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 通过下列方式标识、维护以及简单识别设备： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 控制系统</li> <li>▪ 铭牌</li> </ul> </li> <li>▪ 测量值状态 过程变量与测量值状态通信</li> <li>▪ 闪烁功能，通过现场显示简单设备识别和分配</li> <li>▪ 通过资产管理软件（例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM）操作设备</li> </ul>
系统集成	<p>系统集成信息：《操作手册》→ 129。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 循环数据传输</li> <li>▪ 模块概述和模块说明</li> <li>▪ 状态编码</li> <li>▪ 启动设置</li> <li>▪ 出厂设置</li> </ul>

**PROFINET + Ethernet-APL**

协议	“外围分布设备和分布式自动化系统的应用层协议” (2.43 版)
通信类型	以太网高级物理层 10BASE-T1L
一致性类别	一致性类别 B (PA)
网络负载等级	PROFINET 网络负载稳健性等级 2, 10 Mbit/s
数据传输	10 Mbit/s 全双工
循环时间	64 ms
极性	“APL 信号+”和“APL 信号-”交叉线路自动校正
媒体冗余协议 (MRP)	不适用 (点对点连接至 APL 现场交换机)
系统冗余支持	S2 系统冗余 (2 个 AR, 1 个 NAP)
设备 Profile	PROFINET PA Profile 4.02 (应用接口标识: 0x9700)
制造商 ID	17
设备类型 ID	0xA43B
设备描述文件 (GSD、DTM、FDI)	<p>详细信息和文件登陆以下网址查询：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li> <li>▪ <a href="http://www.profibus.com">www.profibus.com</a></li> </ul>
支持连接	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 x AR (IO 控制器 AR)</li> <li>▪ 2 x AR (允许连接 IO 监管设备 AR)</li> </ul>
测量仪表设置选项	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 电子模块上的 DIP 开关，用于分配设备名称 (最后部分)</li> <li>▪ 资产管理软件 (FieldCare、DeviceCare、Field Xpert)</li> <li>▪ 设备自带网页服务器，支持通过网页浏览器和 IP 地址进行操作</li> <li>▪ 设备数据库文件 (GSD)，通过测量仪表自带网页服务器查询</li> <li>▪ 现场操作</li> </ul>
设备名称设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 电子模块上的 DIP 开关，用于分配设备名称 (最后部分)</li> <li>▪ DCP 协议</li> <li>▪ 资产管理软件 (FieldCare、DeviceCare、Field Xpert)</li> <li>▪ 内置网页服务器</li> </ul>
支持功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 通过下列方式标识、维护以及简单识别设备： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 控制系统</li> <li>▪ 铭牌</li> </ul> </li> <li>▪ 测量值状态 过程变量与测量值状态通信</li> <li>▪ 闪烁功能，通过现场显示简单设备识别和分配</li> <li>▪ 通过资产管理软件（例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM (含 FDI 数据包)）操作设备</li> </ul>
系统集成	<p>系统集成信息：《操作手册》→ 129。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 循环数据传输</li> <li>▪ 模块概述和模块说明</li> <li>▪ 状态编码</li> <li>▪ 出厂设置</li> </ul>

# 电源

接线端子分配

变送器：电源、输入/输出

## HART

电源		输入/输出 1 (端口 1)		输入/输出 2		输入/输出 3		输入/输出 4 <sup>1)</sup>		服务接口 (端口 2)
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)	CDI-RJ45
接线端子分配取决于具体设备型号→ 14。										

1) 输入/输出仅适用于 Proline 500 (数字) 变送器。

## FOUNDATION Fieldbus

电源		输入/输出 1 (端口 1)		输入/输出 2		输入/输出 3		输入/输出 4 <sup>1)</sup>		服务接口 (端口 2)
1 (+)	2 (-)	26 (A)	27 (B)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)	CDI-RJ45
接线端子分配取决于具体设备型号→ 14。										

1) 输入/输出仅适用于 Proline 500 (数字) 变送器。

## PROFIBUS DP

电源		输入/输出 1 (端口 1)		输入/输出 2		输入/输出 3		输入/输出 4 <sup>1)</sup>		服务接口 (端口 2)
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)	CDI-RJ45
接线端子分配取决于具体设备型号→ 14。										

1) 输入/输出仅适用于 Proline 500 (数字) 变送器。

## PROFIBUS PA

电源		输入/输出 1 (端口 1)		输入/输出 2		输入/输出 3		输入/输出 4 <sup>1)</sup>		服务接口 (端口 2)
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)	CDI-RJ45
接线端子分配取决于具体设备型号→ 14。										

1) 输入/输出仅适用于 Proline 500 (数字) 变送器。

## Modbus RS485

电源		输入/输出 1 (端口 1)		输入/输出 2		输入/输出 3		输入/输出 4 <sup>1)</sup>		服务接口 (端口 2)
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)	CDI-RJ45
接线端子分配取决于具体设备型号→ 14。										

1) 输入/输出仅适用于 Proline 500 (数字) 变送器。

**Modbus TCP**

电源		输入/输出 1 (端口 1 <sup>1)</sup> )		输入/输出 2		输入/输出 3		输入/输出 4 <sup>2)</sup>		服务接口 (端口 2) <sup>1)</sup>
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)	CDI-RJ45
接线端子分配取决于具体设备型号 → 14。										

- 1) 对于 Modbus TCP 通信, 可使用端口 1 或端口 2。
- 2) 输入/输出仅适用于 Proline 500 (数字) 变送器。

**PROFINET**

电源		输入/输出 1 (端口 1) <sup>1)</sup>		输入/输出 2		输入/输出 3		输入/输出 4 <sup>2)</sup>		服务接口 (端口 2) <sup>1)</sup>
1 (+)	2 (-)	RJ45		24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)	CDI-RJ45
接线端子分配取决于具体设备型号 → 14。										

- 1) 端口可用于通信或用作服务接口 (CDI-RJ45)。
- 2) 输入/输出仅适用于 Proline 500 (数字) 变送器。

**PROFINET + Ethernet-APL**

电源		输入/输出 1 (端口 1)		输入/输出 2		输入/输出 3		输入/输出 4 <sup>1)</sup>		服务接口 (端口 2) <sup>2)</sup>
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)	CDI-RJ45
接线端子分配取决于具体设备型号 → 14。										

- 1) 输入/输出仅适用于 Proline 500 (数字) 变送器。
- 2) 端口 2 无 PROFINET 通信功能

**EtherNet/IP**

电源		输入/输出 1 (端口 1) <sup>1)</sup>		输入/输出 2		输入/输出 3		输入/输出 4 <sup>2)</sup>		服务接口 (端口 2) <sup>1)</sup>
1 (+)	2 (-)	RJ45		24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)	CDI-RJ45
接线端子分配取决于具体设备型号 → 14。										

- 1) 端口可用于通信或用作服务接口 (CDI-RJ45)。
- 2) 输入/输出仅适用于 Proline 500 (数字) 变送器。

**变送器外壳和传感器接线盒: 连接电缆**

传感器和变送器分开安装, 通过连接电缆连接。电缆接入传感器接线盒和变送器外壳中。

接线端子分配和连接电缆接线:

- Proline 500 (数字) → 46
- Proline 500 → 46

**Proline 500 设备插头**

 仪表插头不能在危险区中使用!

**Proline 500 设备插头:**

订购选项“输入; 输出 1”

- 选型代号 SA“FOUNDATION Fieldbus” → 40
- 选型代号 GA“PROFIBUS PA” → 40
- 选型代号 NA“EtherNet/IP” → 40
- 选型代号 RA“PROFINET” → 40
- 选型代号 RB“PROFINET + Ethernet-APL” → 40
- 选型代号 MB“Modbus TCP” → 41

**连接服务接口的设备插头:**

订购选项“安装附件”

选型代号 **NB**: RJ45 M12 转接头 (服务接口) → 45**订购选项“输入; 输出 1”, 选型代号 SA “FOUNDATION Fieldbus”**

订购选项 “电气连接”	电缆入口/连接 → 47	
	2	3
M、3、4、5	7/8"插头	-

**订购选项“输入; 输出 1”, 选型代号 GA “PROFIBUS PA”**

订购选项 “电气连接”	电缆入口/连接 → 47	
	2	3
L、N、P、U	M12 × 1 连接头	-

**订购选项“输入; 输出 1”, 选型代号 NA “EtherNet/IP”**

订购选项 “电气连接”	电缆入口/连接 → 47	
	2	3
L、N、P、U	M12 × 1 连接头	-
R <sup>1) 2)</sup> S <sup>1) 2)</sup> 、T <sup>1) 2)</sup> 、V <sup>1) 2)</sup>	M12 × 1 连接头	M12 × 1 连接头

- 1) 不兼容外接 WLAN 天线 (订购选项“安装附件”, 选型代号 P8), 以及用于服务接口的 RJ45 M12 转接头 (订购选项“安装附件”, 选型代号 NB)
- 2) 适用于将设备集成到环形拓扑结构中。

**订购选项“输入; 输出 1”, 选型代号 RA “PROFINET”**

订购选项 “电气连接”	电缆入口/连接 → 47	
	2	3
L、N、P、U	M12 × 1 连接头	-
R <sup>1) 2)</sup> 、S <sup>1) 2)</sup> 、T <sup>1) 2)</sup> 、V <sup>1) 2)</sup>	M12 × 1 连接头	M12 × 1 连接头

- 1) 不兼容外接 WLAN 天线 (订购选项“安装附件”, 选型代号 P8), 以及用于服务接口的 RJ45 M12 转接头 (订购选项“安装附件”, 选型代号 NB)
- 2) 适用于将设备集成到环形拓扑结构中。

**订购选项“输入; 输出 1”, 选型代号 RB “PROFINET + Ethernet-APL”**

订购选项 “电气连接”	电缆入口/连接 → 47	
	2	3
L、N、P、U	M12 × 1 连接头	-

订购选项“输入；输出 1”，选型代号 MB “Modbus TCP + Ethernet-APL”

订购选项 “电气连接”	附件	电缆入口/连接 → 47	
		2	3
L、N、P、U	-	M12 × 1 连接头 A 编码	-
L、N、P、U	NB <sup>1)</sup>	M12 × 1 连接头 A 编码	M12 × 1 连接头 <sup>1)</sup> D 编码
1 <sup>2)</sup> 、2 <sup>2)</sup> 、7 <sup>2)</sup> 、8 <sup>2)</sup>	-	-	M12 × 1 连接头 D 编码

- 1) 无法用作 Modbus TCP 端口。
- 2) 不兼容外接 WLAN 天线（订购选项“安装附件”，选型代号 P8），用于服务接口的 RJ45 M12 转接头（订购选项“安装附件”，选型代号 NB）

订购选项“安装附件”，选型代号 NB: “RJ45 M12 转接头（服务接口）”

订购选项 “安装附件”	电缆入口/连接 → 47	
	电缆入口 2	电缆入口 3
NB <sup>1)</sup>	-	M12 × 1 连接头

- 1) 与电气连接选型代号 1、2、7、8 不兼容

Proline 500（数字）变送器的设备插头

Proline 500（数字）变送器的设备插头:

订购选项“输入；输出 1”

- 选型代号 SA“FOUNDATION Fieldbus” → 40
- 选型代号 GA“PROFIBUS PA” → 40
- 选型代号 NA“EtherNet/IP” → 40
- 选型代号 RA“PROFINET” → 40
- 选型代号 RB“PROFINET + Ethernet-APL” → 40
- 选型代号 MB“Modbus TCP + Ethernet-APL”

连接服务接口的设备插头:

订购选项“安装附件”

选型代号 NB: RJ45 M12 转接头（服务接口） → 45

订购选项“输入；输出 1”，选型代号 SA “FOUNDATION Fieldbus”

订购选项 “电气连接”	电缆入口/连接 → 47			
	2	3	4	5
M、3、4、5	-	7/8"连接头	-	-

订购选项“输入；输出 1”，选型代号 GA “PROFIBUS PA”

订购选项 “电气连接”	电缆入口/连接 → 47			
	2	3	4	5
L、N、P、U	-	M12 × 1 连接头	-	-

## 订购选项“输入；输出 1”，选型代号 NA “EtherNet/IP”

订购选项 “电气连接”	电缆入口/连接 → 47			
	2	3	4	5
L、N、P、U	M12 × 1 连接头	-	-	-
R <sup>1) 2)</sup> 、S <sup>1) 2)</sup> 、 T <sup>1) 2)</sup> 、V <sup>1) 2)</sup>	M12 × 1 连接头	-	-	M12 × 1 连接头

- 1) 不兼容外接 WLAN 天线 (订购选项“安装附件”，选型代号 P8)，用于服务接口的 RJ45 M12 转接头 (订购选项“安装附件”，选型代号 NB)
- 2) 适用于将设备集成至环形拓扑网络中。

## 订购选项“输入；输出 1”，选型代号 RA “PROFINET”

订购选项 “电气连接”	电缆入口/连接 → 47			
	2	3	4	5
L、N、P、U	M12 × 1 连接头	-	-	-
R <sup>1) 2)</sup> 、S <sup>1) 2)</sup> 、 T <sup>1) 2)</sup> 、V <sup>1) 2)</sup>	M12 × 1 连接头	-	-	M12 × 1 连接头

- 1) 不兼容外接 WLAN 天线 (订购选项“安装附件”，选型代号 P8)，用于服务接口的 RJ45 M12 转接头 (订购选项“安装附件”，选型代号 NB)
- 2) 适用于将设备集成至环形拓扑网络中。

## 订购选项“输入；输出 1”，选型代号 RB “PROFINET + Ethernet-APL”

订购选项 “电气连接”	电缆入口/连接 → 47			
	2	3	4	5
L、N、P、U	-	M12 × 1 连接头 A 编码	-	-

## 订购选项“输入；输出 1”，选型代号 MB “Modbus TCP + Ethernet-APL”

订购选项 “电气连接”	附件	电缆入口/连接 → 47			
		2	3	4	5
L、N、P、U	-	-	M12 × 1 连接头 A 编码	-	-
L、N、P、U	NB <sup>1)</sup>	-	M12 × 1 连接头 A 编码	-	M12 × 1 连接头 <sup>1)</sup> D 编码
1 <sup>2)</sup> 、2 <sup>2)</sup> 、7 <sup>2)</sup> 、 8 <sup>2)</sup>	-	-	-	-	M12 × 1 连接头 D 编码

- 1) 无法用作 Modbus TCP 端口。
- 2) 不兼容外接 WLAN 天线 (订购选项“安装附件”，选型代号 P8)，用于服务接口的 RJ45 M12 转接头 (订购选项“安装附件”，选型代号 NB)


订购选项“安装附件”，选型代号 NB: “RJ45 M12 转接头（服务接口）”

订购选项 “电气连接”	电缆入口/连接 → 47			
	2	3	4	5
NB <sup>1)</sup>	-	-	-	M12x1 插头 D 编码


1) 不兼容电气连接的选型代号 1、2、7、8

针脚分配和设备插头

**FOUNDATION Fieldbus**

	针脚	分配		编码	插头/插座	
	1	+	信号+		A	插头
	2	-	信号-			
	3		电缆屏蔽层 <sup>1</sup>			
	4		未使用			
金属插头外壳		电缆屏蔽层				
<sup>1</sup> 如果连接电缆屏蔽层						

**PROFIBUS PA**


	针脚	分配		编码	插头/插座	
	1	+	PROFIBUS PA +		A	插头
	2		接地			
	3	-	PROFIBUS PA -			
	4		未使用			
金属插头外壳		电缆屏蔽层				



推荐插头:

- Binder 713 系列插头; 订货号: 99 1430 814 04
- Phoenix 插头, 订货号: 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO

**PROFINET**


 A0032047	针脚	分配		编码	插头/插座	
	1	+	TD +		D	插座
	2	+	RD +			
	3	-	TD -			
	4	-	RD -			
金属插头外壳		电缆屏蔽层				



推荐插头:

- Binder 825 系列插头; 订货号: 99 3729 810 04
- Phoenix (菲尼克斯) 插头; 订货号: 1543223 SACC-M12MSD-4Q

**PROFINET + Ethernet-APL**


	针脚	分配	编码	插头/插座
	1	Ethernet-APL 信号 -	A	插座
	2	Ethernet-APL 信号 +		
	3	电缆屏蔽层 <sup>1</sup>		
	4	未使用		
金属插头外壳	电缆屏蔽层			
<sup>1</sup> 如果连接电缆屏蔽层				



推荐插头:

- Binder 713 系列插头; 订货号: 99 1430 814 04
- Phoenix 插头, 订货号: 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO

**Modbus TCP + Ethernet-APL 10 Mbit/s**


	针脚	分配	编码	插头/插座
	1	Ethernet-APL 信号 -	A	插座
	2	Ethernet-APL 信号 +		
	3	电缆屏蔽层 <sup>1</sup>		
	4	未使用		
金属插头外壳	电缆屏蔽层			
<sup>1</sup> 如果连接电缆屏蔽层				




推荐插头:

- Binder 713 系列插头; 订货号: 99 1430 814 04
- Phoenix 插头, 订货号: 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO

**Modbus TCP + Ethernet 100 Mbit/s**

	针脚	分配	编码	插头/插座	
	1	+	Tx	D	插座
	2	+	Rx		
	3	-	Tx		
	4	-	Rx		
<small>A0032047</small>					

**EtherNet/IP**

	针脚	分配	编码	插头/插座	
	1	+	Tx	D	插座
	2	+	Rx		
	3	-	Tx		
	4	-	Rx		
<small>A0032047</small>					
	金属插头外壳		电缆屏蔽层		



推荐插头:

- Binder 825 系列插头; 订货号: 99 3729 810 04
- Phoenix (菲尼克斯) 插头; 订货号: 1543223 SACC-M12MSD-4Q

**服务接口**

订购选项“安装附件”, 选型代号 **NB**: “RJ45 M12 转接头 (服务接口)”

	针脚	分配		编码	插头/插座
	1	+	Tx	D	插座
	2	+	Rx		
	3	-	Tx		
4	-	Rx			



推荐插头:

- Binder 825 系列插头; 订货号: 99 3729 810 04
- Phoenix; 订货号: 1543223 SACC-M12MSD-4Q

**电源**

订购选项 “电源”	端子电压		频率范围
选型代号 <b>D</b>	24 VDC	±20%	-
选型代号 <b>E</b>	100 ... 240 VAC	-15...10%	50/60 Hz
选型代号 <b>I</b>	24 VDC	±20%	-
	100 ... 240 VAC	-15...10%	50/60 Hz

**功率消耗**

**变送器**

最大 10 W (有功功率)

启动电流	最大 36 A (<5 ms), 符合 NAMUR NE 21 标准
------	------------------------------------

**电流消耗**

**变送器**

- 最大 400 mA (24 V)
- 最大 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)


**电源故障**

- 累加器停止累积, 保持最近一次测量值。
- 取决于设备型号, 设置保存在设备存储单元或外接存储单元 (HistoROM DAT) 中。
- 存储错误信息 (包括总运行小时数)。

**过电流保护元件**

- 设备自身无 ON/OFF 开关, 必须安装专用断路保护器。
- 断路保护器必须安装在便于操作的位置, 并贴上相应标签。
  - 断路保护器标称电流: 2 A, 不超过 10 A。

## 连接连接电缆：Proline 500（数字）



A0028198

- 1 变送器外壳上的电缆入口
- 2 保护性接地连接 (PE)
- 3 ISEM 模块通信连接电缆
- 4 接地连接端；带设备插头的设备型号通过插头接地
- 5 电缆入口或传感器接线盒上的仪表插头
- 6 保护性接地连接 (PE)

## 针脚分配和设备插头

仅以下设备型号提供设备插头，订购选项“外壳”：  
 选型代号 **C**：超紧凑一体型，不锈钢；卫生型  
 连接传感器接线盒。

针脚	颜色 <sup>1)</sup>	分配		连接接线端子
		+	-	
1	棕色	+	电源	61
2	白色	A	ISEM 通信	64
3	蓝色	B		63
4	黑色	-	电源	62
5	-	-	-	-
编码		插头/插座		
A		插头		


1) 连接电缆的线芯颜色



可以订购带设备插头的连接电缆。

## 连接连接电缆：Proline 500

连接电缆通过接线端子连接。




A0028197

- 1 保护性接地连接 (PE)
- 2 变送器外壳上的电缆入口
- 3 连接电缆
- 4 传感器接线盒上的电缆入口
- 5 保护性接地连接 (PE)

### 变送器连接

-  接线端子分配 → 38
-  仪表插头的针脚分配 → 43

### 连接 Proline 500 (数字) 变送器



A0028200


- 1 接线端子: 连接电源
- 2 接线端子: 连接传输信号、输入/输出
- 3 接线端子: 连接传输信号、输入/输出
- 4 接线端子: 连接传感器和变送器间的连接电缆
- 5 接线端子: 连接传输信号、输入/输出或通过服务接口 (CDI-RJ45) 建立网络连接 (DHCP 客户端) ; 可选: 连接外接 WLAN 天线
- 6 保护性接地连接 (PE)

-  可选 RJ45 转接头, 连接 M12 插头:  
订购选项“附件”, 选型代号 **NB**: “RJ45 M12 转接头 (服务接口)”

转接头连接服务接口 (CDI-RJ45) 和电缆入口上的 M12 插头。无需打开设备即可通过 M12 插头连接服务接口。

-  连接服务接口 (CDI-RJ45) 进行网络连接 (DHCP 客户端) → 116

## 连接 Proline 500 变送器



A0026781

- 1 接线端子: 连接电源
- 2 接线端子: 连接传输信号、输入/输出
- 3 接线端子: 连接传输信号、输入/输出或通过服务接口 (CDI-RJ45) 建立网络连接 (DHCP 客户端); 可选: 连接外接 WLAN 天线
- 4 保护性接地连接 (PE)

**i** 可选 RJ45 转接头, 连接 M12 插头:  
订购选项“附件”, 选型代号 **NB**: “RJ45 M12 转接头 (服务接口)”

转接头连接服务接口 (CDI-RJ45) 和电缆入口上的 M12 插头。无需打开设备即可通过 M12 插头连接服务接口。

**i** 连接服务接口 (CDI-RJ45) 进行网络连接 (DHCP 客户端) → 116

### 连接在环形拓扑网络中


EtherNet/IP 和 PROFINET 通信型设备可以连接在环形拓扑网络中。设备通过信号传输接线端子连接实现集成 (输出 1), 并连接至服务接口 (CDI-RJ45)。

有关连接 Ex de 防爆型变送器的详细信息, 参见单独成册的设备《安全指南》(XA)。

**i** 将变送器连接在环形拓扑网络中:

- EtherNet/IP
- PROFINET


## Proline 500 (数字) 变送器



A0028200

- 1 接线端子: 连接电源
- 2 接线端子: 连接传输信号、输入/输出
- 2 接线端子, 连接传输信号: PROFINET 或 EtherNet/IP (RJ45 插头)
- 4 接线端子: 连接传感器和变送器间的连接电缆
- 5 连接至服务接口 (CDI-RJ45)
- 6 保护性接地连接 (PE)

**Proline 500 变送器**




A0026781

- 1 接线端子：连接电源
- 2 接线端子，连接传输信号：PROFINET 或 EtherNet/IP (RJ45 插头)
- 3 连接至服务接口 (CDI-RJ45)
- 4 保护性接地连接 (PE)

**i** 设备带其他输入/输出时，电缆穿过电缆入口连接至服务接口 (CDI-RJ45)。

**接线示例**


**4 ... 20 mA 电流输出 (不带 HART)**



A0055851

**2** 接线实例：4 ... 20 mA 电流输出 (有源)

- 1 自动化系统，带电流输入 (例如 PLC)
- 2 可选附加显示单元：注意最大负载
- 3 流量计，带电流输出 (有源)




A0055852

**3** 接线实例：4 ... 20 mA 电流输出 (无源)

- 1 自动化系统，带电流输入 (例如 PLC)
- 2 电源
- 3 可选附加显示单元：注意最大负载
- 4 变送器，带电流输出 (无源)

## 4 ... 20 mA 电流输入




A0055853

图 4 接线实例：4 ... 20 mA 电流输入

- 1 电源
- 2 外部测量仪表，带 4 ... 20 mA 无源电流输出（例如压力或温度测量仪表）
- 3 变送器，带 4 ... 20 mA 电流输入


## 脉冲输出/频率输出/开关量输出



A0055856

图 5 接线实例：脉冲输出/频率输出/开关量输出（有源）

- 1 自动化系统，带脉冲输入/频率输入/开关量输入（例如 PLC）
- 2 变送器，带脉冲输出/频率输出/开关量输出（有源）




A0055855

图 6 接线实例：脉冲输出/频率输出/开关量输出（无源）

- 1 自动化系统，带脉冲输入/频率输入/开关量输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器，带脉冲输出/频率输出/开关量输出（无源）

### 继电器输出




A0055859

图 7 接线实例：继电器输出

- 1 自动化系统，带开关量输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器，带继电器输出

### 状态输入




A0055860

图 8 状态输入

- 1 自动化系统，带无源开关量输出（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器，带状状态输入


### 4...20 mA HART 电流输出



A0055862

图 9 接线实例：4 ... 20 mA HART 电流输出（有源）

- 1 自动化系统，带 4 ... 20 mA 电流输入（例如 PLC）
- 2 选配显示单元：注意最大负载
- 3 变送器，带 4 ... 20 mA HART 电流输出（有源）
- 4 电缆屏蔽层单端接地。如需确保安装符合 NAMUR NE 89 标准，电缆屏蔽层必须两端接地。




A0055861

图 10 接线实例：4 ... 20 mA HART 电流输出（无源）

- 1 自动化系统，带 4 ... 20 mA HART 电流输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 选配显示单元：注意最大负载
- 4 变送器，带 4 ... 20 mA HART 电流输出（无源）
- 5 电缆屏蔽层单端接地。如需确保安装符合 NAMUR NE 89 标准，电缆屏蔽层必须两端接地。

### Modbus RS485



A0055863

图 11 接线实例：Modbus RS485

- 1 自动化系统，带 Modbus 主站（例如 PLC）
- 2 可选分线盒
- 3 Modbus RS485 变送器


### PROFIBUS PA

进入网站 <https://www.profibus.com>，查询“PROFIBUS 安装指南”。

### PROFIBUS DP

进入网站 <https://www.profibus.com>，查询“PROFIBUS 安装指南”。

### FOUNDATION Fieldbus



A0028768

图 12 接线实例: FOUNDATION Fieldbus

- 1 自动化系统 (例如 PLC)
- 2 电源调节器 (FOUNDATION Fieldbus)
- 3 电缆单端屏蔽。电缆屏蔽层必须两端接地, 以满足电磁兼容性要求; 注意电缆规格
- 4 接线箱
- 5 测量仪表
- 6 本地接地端
- 7 总线端连接器
- 8 等电势连接线

### PROFINET

进入网站 <https://www.profibus.com>, 查询“PROFINET 规划指南”。

### Ethernet/IP

进入网站 <https://www.odva.org>, 查询“EtherNet/IP 介质规划和安装手册”。

### Ethernet-APL

进入网站 <https://www.profibus.com> 查询 Ethernet-APL 白皮书

### 电势平衡

#### 要求

对于电势平衡:

- 注意内部接地规范
- 考虑管道材质、接地连接等操作条件
- 等电势连接介质、传感器和变送器
- 使用线芯横截面积不小于  $6 \text{ mm}^2$  (10 AWG)的接地电缆以及线鼻子进行等电势连接

### 接线端子

压簧式接线端子: 连接线芯电缆和带线鼻子的线芯电缆。  
导线横截面积为  $0.2 \dots 2.5 \text{ mm}^2$  (24 ... 12 AWG)。

**电缆入口**

- 缆塞: M20 × 1.5, 连接 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in) 直径电缆
- 螺纹电缆入口:
  - NPT ½"
  - G ½"
  - M20
- 数字通信的设备插头: M12  
仅适用指定设备型号 → 39。

**电缆规格****允许温度范围**

- 必须遵守当地安装指南要求。
- 电缆必须满足最低允许温度和最高允许温度要求。

**供电电缆 (包括内部接地端连接导线)**

使用标准安装电缆即可。

**外部接地端的保护性接地电缆**

导线横截面积 < 6 mm<sup>2</sup> (10 AWG)

使用电缆端头可以连接更大横截面积的导线。

接地阻抗不超过 2 Ω。

**信号电缆****4 ... 20 mA 电流输入**

使用标准安装电缆即可。

**脉冲/频率/开关量输出**

使用标准安装电缆即可。

**继电器输出**

使用标准安装电缆即可。

**状态输入**

使用标准安装电缆即可。

**4 ... 20 mA HART 电流输出**

屏蔽双绞线。



参见 <https://www.fieldcommgroup.org> “HART 通信传输规格参数”。

**Modbus RS485**

屏蔽双绞线。



进入网站 <https://modbus.org>, 查询“MODBUS over Serial Line 技术规范和实施指南”。

**PROFIBUS PA**

屏蔽双绞线电缆。建议使用 A 类电缆。



参见 <https://www.profibus.com> “PROFIBUS 安装指南”。

**PROFIBUS DP**

屏蔽双绞线。建议使用 A 类电缆。



进入网站 <https://www.profibus.com>, 查询“PROFIBUS 安装指南”。

**PROFINET**

仅使用 PROFINET 电缆。

 进入网站 <https://www.profibus.com>, 查询“PROFINET 规划指南”。

**Ethernet/IP**

五类以太网双绞线电缆或更高规格。

 进入网站 <https://www.odva.org>, 查询“EtherNet/IP 介质规划和安装手册”。

**Ethernet-APL**

屏蔽双绞线电缆。建议使用 A 类电缆。

 进入网站 <https://www.profibus.com> 查询 Ethernet-APL 白皮书

**基金会现场总线(FF)**


双芯、屏蔽双绞线。

 基金会现场总线(FF)网络设计和安装的详细信息请参考：

- 《操作手册》“基金会现场总线概述” (BA00013S)
- 基金会现场总线(FF)指南
- IEC 61158-2 (MBP)

**选择变送器和传感器间的连接电缆**

取决于变送器类型和安装位置



A0032476

- 1 Proline 500 (数字) 变送器
- 2 Proline 500 变送器
- 3 Promass 传感器
- 4 非防爆区
- 5 防爆 2 区; Cl. I, Div. 2
- 6 防爆 1 区; Cl. I, Div. 1
- A 标准电缆, 连接 Proline 500 (数字) 变送器 →  56  
变送器安装在非防爆场合或 Zone 2; Cl. I, Div. 2 防爆危险区中; 传感器安装在 Zone 2; Cl. I, Div. 2 防爆危险区中
- B 连接 Proline 500 (数字) 变送器的标准电缆 →  56  
变送器安装在 Zone 2; Cl. I, Div. 2 防爆危险区中; 传感器安装在 Zone 1; Cl. I, Div. 1 防爆危险区中
- C 连接 Proline 500 变送器的信号电缆 →  57  
变送器和传感器均安装在防爆 2 区; Cl. I, Div. 2 或防爆 1 区; Cl. I, Div. 1 中

**A: 连接传感器和 Proline 500 (数字) 变送器的连接电缆****标准电缆**

连接电缆可以使用满足以下规格参数要求的标准电缆。

设计	四芯 (2 组) 双绞线; 铜绞线 (未绝缘); 双绞线带通用屏蔽层
屏蔽层	镀锡铜织网屏蔽层, 覆盖范围不小于 85 %
回路电阻	供电线 (+, -) : 不超过 10 Ω
电缆长度	不超过 300 m (900 ft), 参见下表。
设备插头, 第 1 侧	M12 插座, 5 针, A 编码。
设备插头, 第 2 侧	M12 插头, 5 针, A 编码。
针脚 1+2	连接芯线为双绞线。
针脚 3+4	连接芯线为双绞线。

电缆截面积	最大电缆长度
0.34 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	80 m (240 ft)
0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	120 m (360 ft)
0.75 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	180 m (540 ft)
1.00 mm <sup>2</sup> (AWG 17)	240 m (720 ft)
1.50 mm <sup>2</sup> (AWG 15)	300 m (900 ft)

**选配连接电缆**




设计	2 × 2 × 0.34 mm <sup>2</sup> (AWG 22) PVC 电缆 <sup>1)</sup> , 带通用屏蔽层 (两对线芯, 铜导线 (未绝缘) 绞合连接; 双绞线)
阻燃性	符合 DIN EN 60332-1-2 标准
耐油性	符合 DIN EN 60811-2-1 标准
屏蔽层	镀锡铜织网屏蔽层, 覆盖范围不小于 85 %
连续工作温度	电缆固定安装时: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); 电缆未固定安装时: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)
可选电缆长度	固定长度: 20 m (60 ft); 自选长度: 不超过 50 m (150 ft)

1) 紫外线辐射会损坏电缆外护套。采取防护措施避免电缆直接日晒。

**B: 连接传感器和 Proline 500 (数字) 变送器的连接电缆****标准电缆**

连接电缆可以使用满足以下规格参数要求的标准电缆。

设计	四芯双绞线、六芯双绞线、八芯双绞线; 铜导线 (未绝缘) 绞合连接; 双绞线带通用屏蔽层
屏蔽防护	镀锡铜织网屏蔽层, 覆盖范围不小于 85 %
电容 (C)	不超过 760 nF (IIC) ; 不超过 4.2 μF (IIB)
电感 (L)	不超过 26 μH (IIC) ; 不超过 104 μH (IIB)
电感/电阻 (L/R)	不超过 8.9 μH/Ω (IIC) ; 不超过 35.6 μH/Ω (IIB) (例如符合 IEC 60079-25 标准)
回路电阻	供电线 (+, -) : 不超过 5 Ω
电缆长度	不超过 150 m (450 ft), 参见下表。

线芯横截面积	最大电缆长度	端接
2 x 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	50 m (150 ft)	2 x 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)  ■ +, - = 0.5 mm <sup>2</sup> ■ A, B = 0.5 mm <sup>2</sup>
3 x 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	100 m (300 ft)	3 x 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)  ■ +, - = 1.0 mm <sup>2</sup> ■ A, B = 0.5 mm <sup>2</sup>
4 x 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	150 m (450 ft)	4 x 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)  ■ +, - = 1.5 mm <sup>2</sup> ■ A, B = 0.5 mm <sup>2</sup>

可选连接电缆

适用范围	防爆 1 区; Cl. I, Div. 1
标准电缆	2 × 2 × 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) PVC 电缆 <sup>1)</sup> , 带通用屏蔽层 (两对, 双绞线)
阻燃性	符合 DIN EN 60332-1-2 标准
耐油性	符合 DIN EN 60811-2-1 标准
屏蔽	镀锡铜织网屏蔽层, 覆盖范围不小于 85 %
工作温度	电缆固定安装时: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); 电缆未固定安装时: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)
可选电缆长度	固定长度: 20 m (60 ft); 可调长度: 不超过 50 m (150 ft)

1) 紫外线辐射会损坏电缆外护套。采取防护措施避免阳光直射。

C: 连接传感器和 Proline 500 变送器的连接电缆

设计	6 × 0.38 mm <sup>2</sup> PVC 电缆 <sup>1)</sup> , 电缆线芯单独屏蔽, 带通用铜屏蔽层
导线电阻	≤ 50 Ω/km (0.015 Ω/ft)

电容 (线芯/屏蔽层)	≤ 420 pF/m (128 pF/ft)
最大电缆长度	20 m (60 ft)
电缆长度 (按需订购)	5 m (15 ft)、10 m (30 ft)、20 m (60 ft)
电缆直径	11 mm (0.43 in) ± 0.5 mm (0.02 in)
连续工作温度	不超过 105 °C (221 °F)

1) 紫外辐射会损坏电缆外护套。应采取措施避免电缆直接日晒。

#### 过电压保护

供电电压波动	→ ☰ 45
过电压保护等级	II 级过电压保护
短时间暂态过电压	电缆对地电压最高 1200 V, 持续时间不超过 5 s
长时间暂态过电压	电缆对地电压不超过 500 V

## 性能参数

#### 参考工作条件

- 测量误差符合 ISO 11631 标准
  - 水
    - +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F)
    - 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
  - 数据符合标定协议的要求
  - 在认证标定设备上测定测量精度, 符合 ISO 17025 标准
-  使用 Applicator 选型软件 → ☰ 128 计算测量误差

#### 最大测量误差

o.r. = 读数值的;  $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$ ; T = 介质温度

#### 基本测量精度

 设计准则 → ☰ 61

#### 质量流量和体积流量 (液体)

±0.10 % o.r.

#### 质量流量 (气体)

±0.35 % o.r.

#### 密度 (液体)

在参考操作条件下	标准密度校准 <sup>1)</sup>	宽范围 密度校准 <sup>2) 3)</sup>
[g/cm <sup>3</sup> ]	[g/cm <sup>3</sup> ]	[g/cm <sup>3</sup> ]
±0.0005	±0.001	±0.002

- 1) 仪表型号 (订购选项“测量管材质、接液部件外表面”, 选型代号 HB“Alloy C22, 高压, 未抛光”), 标准密度校准±0.002 g/cm<sup>3</sup>。
- 2) 特殊密度校准条件: 0 ... 2 g/cm<sup>3</sup>, +5 ... +80 °C (+41 ... +176 °F)
- 3) 订购选项“应用软件包”, 选型代号 EE“特殊密度校准”

#### 温度

±0.5 °C ± 0.005 · T °C (±0.9 °F ± 0.003 · (T - 32) °F)

## 零点稳定性

标准型仪表 (订购选项“测量管材质, 接液部件外表面”, 选型代号 BB、BF、HA、SA)

DN		零点稳定性	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
1	1/24	0.0005	0.000018
2	1/12	0.0025	0.00009
4	1/8	0.0100	0.00036

高压型仪表 (订购选项“测量管材质, 接液部件外表面”, 选型代号 HB)

DN		零点稳定性	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
1	1/24	0.0008	0.0000288
2	1/12	0.0040	0.000144
4	1/8	0.0160	0.000576

## 流量

在不同量程比下, 仪表公称口径与流量的对应表。

## SI 单位

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
	[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
1	20	2	1	0.4	0.2	0.04
2	100	10	5	2	1	0.2
4	450	45	22.5	9	4.5	0.9

## US 单位

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
1/24	0.735	0.074	0.037	0.015	0.007	0.001
1/12	3.675	0.368	0.184	0.074	0.037	0.007
1/8	16.54	1.654	0.827	0.331	0.165	0.033

## 输出精度

基本输出精度如下:

## 电流输出

精度	±5 µA
----	-------

## 脉冲/频率输出

o.r. =读数值的

精度	最大±50 ppm o.r. (在整个环境温度范围内)
----	-----------------------------

## 重复性

o.r. =读数值的; 1 g/cm<sup>3</sup> = 1 kg/l; T =介质温度

## 基本重复性

 设计准则 →  61

## 质量流量和体积流量 (液体)

±0.05 % o.r.

## 质量流量 (气体)

±0.15 % o.r.

## 密度 (液体)

±0.00025 g/cm<sup>3</sup>

## 温度

±0.25 °C ± 0.0025 · T °C (±0.45 °F ± 0.0015 · (T-32) °F)

## 响应时间

响应时间取决于仪表设置(阻尼时间)

## 环境温度的影响

## 电流输出

温度系数	Max. 1 µA/°C
------	--------------

## 脉冲/频率输出

温度系数	无其他影响。测量精度中已考虑温度系数。
------	---------------------

## 介质温度的影响

## 质量流量

o.f.s. = 满量程值的

过程温度不同于零点校正温度时, 传感器附加测量误差通常为±0.0002 % o.f.s./°C (±0.0001 % o.f.s./°F)。

如果在过程温度下执行零点校正, 能够减少此效应的影响。


## 密度

■ 过程温度不同于密度校准温度时, 传感器测量误差通常为  
±0.00005 g/cm<sup>3</sup>/°C (±0.000025 g/cm<sup>3</sup>/°F)。可以进行现场密度校正。

■

## 扩展密度 (特殊密度校准)

过程温度超出有效范围(→  58)时, 测量误差为±0.00005 g/cm<sup>3</sup> /°C (±0.000025 g/cm<sup>3</sup> /°F)



1 现场密度校正, 例如在+20 °C (+68 °F)时

2 特殊密度校准

## 介质压力的影响

过程压力不同于校准压力, 不影响测量精度。

设计准则

o.r. =读数值的, o.f.s. =满量程值的

BaseAccu =基本测量精度(% o.r.), BaseRepeat =基本重复性(% o.r.)

MeasValue =测量值; ZeroPoint =零点稳定性


基于流量计算最大测量误差

流量	最大测量误差(% o.r.)
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021332</small>	$\pm \text{BaseAccu}$ <small>A0021339</small>
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021333</small>	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021334</small>

基于流量计算最大重复性

流量	最大重复性 (% o.r.)
$\geq \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021335</small>	$\pm \text{BaseRepeat}$ <small>A0021340</small>
$< \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021336</small>	$\pm 1/2 \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021337</small>

最大测量误差示例




E 最大测量误差 (% o.r.) (示例)  
Q 流量 (%满量程值)

安装

**i** 对于安全性或承载力要求更高的应用场合, 以及带 VCO 接头或卡箍过程连接的传感器, 必须使用合适的传感器安装支座。

在各类应用场合通常都建议使用 Endress+Hauser 传感器安装支座。传感器安装支座可以随设备一同订购 (订购选项“随箱附件”, 选型代号 PR), 或者日后单独订购 (订货号: 71392563)。

## 安装位置




A0028772

为避免测量管内形成气泡导致的测量误差，请避免以下管道安装位置：

- 管道的最高点
- 直接安装在向下排空管道的上方

## 安装在竖直向下管道中

如需在开放式出水口的竖直向下管道上安装流量计，建议参照以下安装说明。建议安装节流件或孔板，防止测量过程中出现测量管空管。



A0028773




图 13 安装在竖直向下管道中（例如批处理应用）

- 1 供料罐
- 2 传感器
- 3 孔板或节流件
- 4 阀门
- 5 灌装容器

DN/NPS		孔板或节流件直径 (Ø)	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
1	1/24	0.8	0.03
2	1/12	1.5	0.06
4	1/8	3.0	0.12

## 安装方向

传感器铭牌上的箭头指向标识管道内介质的流向，保证箭头指向与介质流向一致。

安装方向		建议
<b>A</b>	竖直安装	 A0015591 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <sup>1)</sup>
<b>B</b>	安装在水平管道上，变送器表头朝上	 A0015589 <input checked="" type="checkbox"/> <sup>2)</sup>
<b>C</b>	安装在水平管道上，变送器表头朝下	 A0015590 <input checked="" type="checkbox"/> <sup>3)</sup>
<b>D</b>	安装在水平管道上，变送器表头侧装	 A0015592 <input checked="" type="checkbox"/>

- 1) 有自排空要求的应用场合建议选择此安装方向。
- 2) 低温工况下使用的仪表的环境温度可能会降低。建议选择此安装方向，保证始终满足变送器最低允许环境温度要求。
- 3) 高温工况下使用的仪表的环境温度可能会升高。建议选择此安装方向，保证始终满足变送器最高允许环境温度要求。

弯测量管传感器安装在水平管道中时，根据被测介质属性选择传感器的安装位置。

#### 前后直管段

在确保不会出现气穴的前期下，无需额外采取预防措施，避免管件（例如阀门、弯头或三通）引起扰动，干扰测量 → 75。


## 安装变频器外壳

## Proline 500 (数字) 变频器

## 管装

所需工具:

- AF 10 开口扳手
- TX 25 梅花内六角螺丝刀




A0029051

图 14 单位: mm (in)

## 墙装

所需工具:

电钻, 带 $\varnothing 6.0$  mm 钻头

A0029054

图 15 单位: mm (in)

L 取决于订购选项“变频器外壳”


订购选项“变频器外壳”

- 选型代号 A, 铝, 带涂层: L = 14 mm (0.55 in)
- 选型代号 D, 聚碳酸酯: L = 13 mm (0.51 in)

**Proline 500 变送器**

**管装**

所需工具  
AF 13 开口扳手




A0029057

图 16 单位: mm (in)

**墙装**

所需工具  
电钻, 带<math>\phi 6.0</math> mm 钻头



A0029068

图 17 单位: mm (in)

**特殊安装指南**

**传感器自排空**

如果仪表安装在垂直管道上, 测量管能够完全自排空, 防止被测液体沉积。单管结构的传感器介质流动不受阻, 仪表内部不易出现介质沉积。选择较大内径的测量管<sup>1)</sup>, 也能够减小测量系统中出现颗粒物沉积的风险。每根测量管的截面积大, 介质堵塞风险越小。

1) 同相同流通能力的双测量管传感器和较小内径的测量管相比

## 卫生合规认证

**i** 在卫生型应用场合中使用的仪表的安装要求参见“证书和认证/卫生合规认证”章节 → 121

## 爆破片

过程信息: → 75。

### 警告

#### 介质泄漏危险!

带压条件引起的介质泄漏会导致人员受伤或财产损失。

- ▶ 安装爆破片，事先主动防范此类可能的人员受伤或财产损坏的危险。
- ▶ 注意爆破片粘贴标签说明。
- ▶ 在设备安装过程中务必确保爆破片完好无损，能够正常工作。
- ▶ 禁止拆除或损坏爆破片、排水连接接口和警告标识。


爆破片上方有粘贴标签。如果测量仪表不带排水连接接口（订购选项 CU），爆破片爆破失效后，上方的标签被损坏。因此，外部检查爆破片状态即可判断。

提供爆破片自带排水连接接口选项（订购选项“传感器选项”，选型代号 CU “爆破片排水连接接口”），密切防范介质泄漏。排水连接接口适用  $\frac{1}{4}$ " NPT 螺纹管道接头，使用夹紧密封保护。为保证自带排水连接接口的爆破片功能正常，排水连接接口必须密封连接至排水系统。

**i** 排水连接接口由制造商牢固安装到位，禁止拆除。

**i** 测量仪表禁止同时使用传感器安装夹和爆破片排水连接接口（订购选项“传感器选项”，选型代号 CU “爆破片排水连接接口”）

**i** 禁止同时使用热夹套和爆破片排水连接接口（订购选项“传感器选项”，选型代号 CU “爆破片排水连接接口”）



- 1 爆破片标签
- 2 爆破片（ $\frac{1}{4}$ " NPT 内螺纹和 17 mm 对角宽度）连接接头：订购选项“传感器选项”，选型代号 CU “爆破片排水连接接口”
- 3 运输保护帽

外形尺寸参见“机械结构”章节（附件）。

## 零点校验和零点校正

所有测量仪表均采用先进技术进行校准。仪表校准在参考操作条件下进行 → 58。无特殊说明，无需现场零点校正。

经验表明，仅建议特殊工况应用的仪表执行零点校正：


- 在小流量测量时保证最高测量精度。
- 在严苛工况或操作条件下（例如极高过程温度或极高粘度介质）。
- 适合低压气体应用。

执行零点校验和零点校正的详细信息参见仪表《操作手册》。

**i** 为了在小流量测量时尽量保证最高测量精度，安装位置必须能够确保传感器在操作过程不受机械外力影响。

## 传感器安装架

使用安装架将仪表固定安装在墙壁、平面或管道上（订购选项“安装附件”，选型代号 PR）。



A0036471

- 1 M8 x 50 内六角螺钉、垫圈和 A4 弹簧垫圈，2 套
- 2 安装固定件（安装在仪表颈部），1 块
- 3 固定螺栓，4 颗，在墙壁、平面或管道上固定仪表（非标准供货件）
- 4 底板，1 块
- 5 安装固定件（管装方式），2 块
- A 测量仪表中线


使用安装架安装带爆破片的测量仪表时，务必确保颈部开口未被遮挡，爆破片完好无损。

**警告**

**管路受力!**

未采用支撑措施的管道在外力影响下破裂。

- ▶ 采取相关传感器支撑措施，在管道中安装传感器。除使用传感器安装架外，也可在安装现场对传感器进水口和出水口采取支撑措施（例如使用管箍），确保最大机械稳定性。



A0036492

- 1 传感器安装架（订购选项“安装附件”，选型代号 PR）

**建议安装措施:**

- i** 安装前在所有螺纹接头上涂抹润滑油。仪表随箱包装中提供安装螺栓，在墙壁、平面或管道上安装传感器时，根据安装位置选择合适的安装螺栓。

**墙装**

使用四颗螺钉将传感器安装座固定在墙壁上。通过四个孔中的两个孔固定安装架。

**安装在平面上**

使用四颗螺钉将传感器安装座固定在平面上。

## 管装


使用两个安装固定件将传感器安装架固定在管道中。

### 警告

不满足抗振性和抗冲击性规格参数要求会导致测量仪表损坏!


► 在操作、运输和储存过程中，必须遵守抗振性和抗冲击性 → 69 规格参数要求。

## 防护罩



A0029552

图 18 Proline 500 (数字) 变送器的防护罩; 单位: mm (in)



A0029553

图 19 Proline 500 变送器的防护罩; 单位: mm (in)

## 环境条件

### 环境温度范围

测量仪表	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)</li> <li>■ 订购选项“测试、证书”，选型代号 JP: -50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F)</li> </ul>
现场显示单元可读性	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) 如果超出上述温度范围，显示单元可能无法正常工作。

**i** 环境温度和介质温度的相互关系 → 70

► 户外使用时:  
避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时需要特别注意。

**i** 可以向 Endress+Hauser 订购防护罩。→ 125。

储存温度	-50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)
气候等级	符合 DIN EN 60068-2-38 标准 (Z/AD 测试)
相对湿度	设备可以安装在户外及室内使用, 允许相对湿度为 4 ... 95%。
工作海拔高度	符合 EN 61010-1 标准 ≤ 2 000 m (6 562 ft)
防护等级	<p><b>变送器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IP66/67, Type 4X, 允许在污染等级 4 级的工况下使用</li> <li>▪ 打开外壳后: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用</li> <li>▪ 显示单元: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用</li> </ul> <p><b>传感器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IP66/67, Type 4X, 允许在污染等级 4 级的工况下使用</li> <li>▪ 打开外壳后: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用</li> </ul> <p><b>可选</b></p> <p>订购选项“传感器选项”, 选型代号 CM“IP69”</p> <p><b>外接 WLAN 天线</b></p> <p>IP66/67, Type 4X</p>
抗冲击性和抗振性	<p><b>正弦波振动, 符合 IEC 60068-2-6 标准</b></p> <p><b>传感器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 ... 8.4 Hz, 3.5 mm 峰值</li> <li>▪ 8.4 ... 2 000 Hz, 1 g 峰值</li> </ul> <p><b>变送器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 ... 8.4 Hz, 7.5 mm 峰值</li> <li>▪ 8.4 ... 2 000 Hz, 2 g 峰值</li> </ul> <p><b>宽带随机振动, 符合 IEC 60068-2-64 标准</b></p> <p><b>传感器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10 ... 200 Hz, 0.003 g<sup>2</sup>/Hz</li> <li>▪ 200 ... 2 000 Hz, 0.001 g<sup>2</sup>/Hz</li> <li>▪ 总计: 1.54 g rms</li> </ul> <p><b>变送器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10 ... 200 Hz, 0.01 g<sup>2</sup>/Hz</li> <li>▪ 200 ... 2 000 Hz, 0.003 g<sup>2</sup>/Hz</li> <li>▪ 总计: 2.70 g rms</li> </ul> <p><b>半正弦波冲击, 符合 IEC 60068-2-27 标准</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 传感器 6 ms 30 g</li> <li>▪ 变送器 6 ms 50 g</li> </ul> <p><b>粗处理冲击, 符合 IEC 60068-2-31 标准</b></p>
机械负载	<p>变送器外壳和传感器接线盒:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 采取保护措施消除外力影响, 例如振动或冲击</li> <li>▪ 禁止用作登梯或攀爬辅助工具</li> </ul>

**电磁兼容性 (EMC)**


- IEC/EN 61326 和 NAMUR NE 21 标准规定，如果按照 NAMUR NE 98 标准安装设备，则视为满足 NAMUR NE 21 标准的要求。
  - 符合 IEC/EN 61000-6-2 和 IEC/EN 61000-6-4 标准
  - PROFIBUS DP 型设备：符合 EN 50170 标准第 2 卷、IEC 61784 标准规定的干扰发射限值
- i** PROFIBUS DP 型设备：如果波特率大于 1.5 MBaud，必须使用 EMC 电缆入口，电缆屏蔽层应尽可能深地插入至接线端子中。
- i** 详细信息参见符合性声明。
- i** 设备不适用于住宅区，无法确保在此类环境中采取充分的无线电接收保护措施。

**过程条件**

**介质温度范围**

-50 ... +205 °C (-58 ... +401 °F)

**环境温度和介质温度的相互关系**



A0031121

图 20 示例图，具体数值见下表。

- T<sub>a</sub> 环境温度
- T<sub>m</sub> 介质温度
- A 介质温度 T<sub>m</sub> 越高 (T<sub>a max</sub> = 60 °C (140 °F) 时)，所需的环境温度 T<sub>a</sub> 越低
- B 传感器最高允许介质温度 T<sub>m</sub> 对应的最高允许环境温度 T<sub>a</sub>

**i** 在危险区中使用的设备的参数：  
参见单独成册的设备防爆手册 (XA) → 129。

类型	未安装保温层				安装有保温层			
	A		B		A		B	
	T <sub>a</sub>	T <sub>m</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>m</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>m</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>m</sub>
Promass A 500 (数字)	60 °C (140 °F)	205 °C (401 °F)	-	-	60 °C (140 °F)	90 °C (194 °F)	25 °C (77 °F)	205 °C (401 °F)
Promass A 500	60 °C (140 °F)	205 °C (401 °F)	-	-	60 °C (140 °F)	160 °C (320 °F)	55 °C (131 °F)	205 °C (401 °F)


**介质密度**

0 ... 5 000 kg/m<sup>3</sup> (0 ... 312 lb/cf)


**温压曲线**

以下压力/温度曲线适用仪表的所有承压部件，而非仅仅针对过程连接。下图显示特定介质温度下的最大允许介质压力。


EN 1092-1 (DIN 2501) 法兰连接



21 法兰材质: 1.4404 (316/316L)




22 法兰材质: Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金




23 松套法兰材质: 1.4301 (F304) ; 接液部件材质: Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金

ASME B16.5 法兰连接




A0036201-ZH

24 法兰材质: 1.4404 (316/316L)




A0036203-ZH

25 法兰材质: Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金




26 松套法兰材质: 1.4301 (F304) ; 接液部件材质: Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金

**JIS B2220 法兰连接**



27 法兰材质: 1.4404 (316/316L) 、 Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金



28 松套法兰材质: 1.4301 (F304) ; 接液部件材质: Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金

**Tri-Clamp 卡箍连接**

卡箍连接可以在压力不超过 40 bar (580 psi) 的工况下使用。请注意卡箍和密封圈的实际最大允许工作压力，可能低于 40 bar (580 psi)。卡箍和密封圈均不属于标准供货件。


**4-VCO-4、NPT ¼"、NTP ½"、G ¼"、G ½"过程连接**

图 29 法兰材质: 1.4404 (316/316L)




图 30 法兰材质: Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金




图 31 法兰材质: C22 2.4602 (UNS N06022) 合金; 订购选项“测量管材质; 接液部件表面”, 选型代号 HB

**传感器外壳**

传感器接线盒内充注有干燥的氮气，保护内部安装的电子和机械部件。

**i** 一旦发生测量管故障（例如测量腐蚀性或磨损性流体），流体会积聚在传感器接线盒内。

一旦发生测量管故障，传感器接线盒内部压力随过程压力上升而上升。如果用户判定传感器接线盒的爆破压力不满足安全防护要求，可以选择安装爆破片，防止传感器接线盒内出现过高压力。因此，对于高压气体测量场合，特别是过程压力会超过传感器外壳爆破压力 2/3 的应用场合，强烈建议选用爆破片。

**i** 高压型仪表始终选配爆破片：订购选项“测量管材质; 接液部件表面”，选型代号 HB

### 传感器外壳的爆破压力

对于选配有爆破片（订购选项“传感器选项”，选型代号 CA “爆破片”）的仪表型号，最大压力取决于爆破片爆破压力。

传感器外壳的爆破压力是传感器外壳发生机械故障前的典型内部压力，由型式认证测试确定。型式认证符合性声明可以随仪表一同订购（订购选项“附加认证”，选型代号 LN “传感器外壳的爆破压力，型式认证测试”）。

DN		传感器外壳的爆破压力	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
1	1/24	220	3 190
2	1/12	140	2 030
4	1/8	105	1 520

### 爆破片

为了提高安全等级，使用带爆破片（爆破压力为 10 ... 15 bar (145 ... 217.5 psi)）的仪表型号（订购选项“传感器选项”，选型代号 CA “爆破片”）。

#### 爆破片泄放接口

为了保证故障时能够及时控制泄漏介质的排放，爆破片可以选配排放接口，

 保证爆破片功能正常。

### 内部清洗

- CIP 清洗
- SIP 清洗

#### 选配件

接液部件除油脂清洗，不提供一致性声明  
订购选项“服务”，选型代号 HA <sup>2)</sup>

### 限流值

在所需流量范围和允许压损间择优选择公称口径。

 满量程值参见“测量范围”章节 →  12

- 最小推荐满量程值约为最大满量程值的 1/20
- 在大多数应用场合中，满量程值的 20 ... 50 % 被视为理想限流值
- 测量磨损性介质时（例如含固液体），必须选择小满量程值：流速低于 1 m/s (3 ft/s)。
- 测量气体时请遵守下列规则：
  - 测量管中的流速不得超过声速的一半 (0.5 Mach) 。
  - 最大质量流量取决于气体密度：计算公式

 使用 Applicator 选型软件 →  128 计算限流值

### 压损


 使用 Applicator 选型软件计算压损 →  128

### 静压力

必须防范气穴现象或液体中夹杂的气体逸出。维持足够高的静压力可以防范上述现象。

因此，建议选择下列安装位置：

- 垂直管道的最低点
- 泵的下游管道中（无真空危险）



A0028777


2) 清洗服务仅针对测量仪表。随箱附件不进行清洗。

**隔热**

测量某些流体时，需要尽可能减少由传感器散发至变送器的热量。广泛的材料可用于必要隔热。

**注意****保温层导致电子部件过热!**

- ▶ 推荐安装方向：水平管道安装，传感器接线盒朝下。
- ▶ 禁止保温层覆盖传感器接线盒。
- ▶ 传感器接线盒底部的最高允许温度：80 °C (176 °F)
- ▶ 延长颈上无保温层覆盖：建议延长颈裸露，保证最佳散热效果。



A0034391

图 32 延长颈上无保温层覆盖

**伴热**

测量部分介质时，需要采取适当的措施，避免传感器处出现热量损失。

**伴热方式**

- 电伴热，例如安装电伴热装置<sup>3)</sup>
- 热水或蒸汽管道伴热
- 热夹套伴热

**i** Endress+Hauser 提供传感器热夹套，可以作为附件订购 → 图 127。

**注意****伴热可能带来过热危险**

- ▶ 确保变送器外壳下部的温度不会超过 80 °C (176 °F)。
- ▶ 确保变送器延长颈充分散热。
- ▶ 确保变送器延长颈有足够的裸露区域。延长颈裸露部分有助于充分散热，防止电子部件过热和过冷。
- ▶ 如果在潜在爆炸性环境中使用，遵守设备的配套防爆手册中的要求。详细温度表数据参见单独成册的《安全指南》(XA)。
- ▶ 如果无法通过合适的系统设计避免过热，应注意以下过程诊断信息：“830 ambient temperature too high”和“832 electronics temperature too high”。

**振动**

测量管的高频振动使其不受系统振动的影响，确保正确测量。


3) 通常建议平行敷设电伴热装置（双向电流）。如需使用单芯伴热电缆，务必谨慎操作。详细信息参见《电伴热系统安装指南》EA01339D → 图 130

## 机械结构

外形尺寸 (SI 单位)

Proline 500 (数字) 变送器外壳

非防爆区或防爆 2 区; Cl. I, Div. 2



A0033789

订购选项“变送器外壳”，选型代号 A “铝，带涂层”和订购选项“内置智能传感器电子模块 (ISEM)”，选型代号 A “传感器”


A [mm]	F [mm]	G [mm]	N [mm]	P [mm]	Q [mm]
167	232	89	187	24	21

订购选项“变送器外壳”，选型代号 D “聚碳酸酯”和订购选项“内置智能传感器电子模块 (ISEM)”，选型代号 A “传感器”

A [mm]	F [mm]	G [mm]	N [mm]	P [mm]	Q [mm]
177	234	89	197	17	22

Proline 500 变送器外壳

防爆区 (防爆 2 区; Cl. I, Div. 2 或防爆 1 区; Cl. I, Div. 1)




A0033788

订购选项“变送器外壳”，选型代号 A “铝，带涂层”和订购选项“内置智能传感器电子模块 (ISEM)”，选型代号 B “变送器”

A [mm]	B [mm]	C [mm]	F [mm]	G [mm]	Q [mm]	T [mm]
188	85	103	318	217	130	239

## 传感器接线盒



A0033784

## 订购选项“传感器接线盒”，选型代号 A “铝，带涂层”

DN [mm]	A <sup>1)</sup> [mm]	B <sup>1)</sup> [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	K <sup>(2)</sup> [mm]	L [mm]	M [mm]
1	148	94	54	54	195	249	136	1.10 (0.98)	<sup>3)</sup>	34
2	148	94	54	74	217	291	136	2.50 (2.10)	<sup>3)</sup>	48
4	148	94	54	90	232	322	136	3.90 (3.16)	<sup>3)</sup>	51

- 1) 取决于缆塞: 参数值+ 30 mm (最大值)
- 2) 高压型仪表: 订购选项“测量管材质; 接液部件外表面”, 选型代号 HB
- 3) 取决于过程连接

## 订购选项“传感器接线盒”，选型代号 B “不锈钢; 卫生型”

DN [mm]	A <sup>1)</sup> [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]
1	137	78	59	54	191	245	134	1.10	<sup>2)</sup>	34
2	137	78	59	74	213	287	134	2.50	<sup>2)</sup>	48
4	137	78	59	90	228	318	134	3.90	<sup>2)</sup>	51

- 1) 取决于缆塞: 参数值+ 30 mm (最大值)
- 2) 取决于过程连接

## 订购选项“传感器接线盒”，选型代号 C “超紧凑一体型, 不锈钢; 卫生型”

DN [mm]	A <sup>1)</sup> [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]
1	124	68	56	54	191	245	112	1.10	<sup>2)</sup>	34
2	124	68	56	74	213	287	112	2.50	<sup>2)</sup>	48
4	124	68	56	90	228	318	112	3.90	<sup>2)</sup>	51

- 1) 取决于缆塞: 参数值+ 30 mm (最大值)
- 2) 取决于过程连接

## 订购选项“传感器接线盒”，选型代号 L “铸造不锈钢”


DN [mm]	A <sup>1)</sup> [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]
1	145	86	59	54	219	273	136	1.10	<sup>2)</sup>	34
2	145	86	59	74	241	315	136	2.50	<sup>2)</sup>	48
4	145	86	59	90	256	346	136	3.90	<sup>2)</sup>	51

1) 取决于缆塞: 参数值+ 30 mm (最大值)

2) 取决于过程连接

卡套接头

VCO 接头



A0015624

**i** L 的长度偏差 (mm) :  
+1.5 / -2.0

**4-VCO-4 接头**

订购选项“过程连接”，选型代号 HAW


1.4435 (316/316L)：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 BB、BF、SA

Alloy C22 合金：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HA、HC、HD

Alloy C22 合金；高压型：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HB

DN [mm]	A [in]	B [mm]		L [mm]
		选型代号 BB、BF、 SA、HA、HC、HD	选型代号 HB	
1	AF 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	1.1	1	186
2	AF 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	2.5	2.1	263
4	AF 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	3.9	3.2	309

G 和 NPT 螺纹



A0036429

**G ¼ "**  
 订购选项“过程连接”，选型代号 G06  
 1.4404 (316L)：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 SA  
 Alloy C22 合金：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HA  
 Alloy C22 合金；高压型：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HB

DN [mm]	A [mm]		B [in]	C [mm]	L [mm]
	选型代号 HA、SA	选型代号 HB			
1	22.5	25	G ¼ "	AF 21	257
2	22.5	25	G ¼ "	AF 21	334
4	22.5	25	G ¼ "	AF 21	380

**G ½ "**  
 订购选项“过程连接”，选型代号 G15  
 1.4404 (316L)：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 SA  
 Alloy C22 合金：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HA  
 Alloy C22 合金；高压型：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HB

DN [mm]	A [mm]		B [in]	C [mm]		L [mm]	
	选型代号 HA、SA	选型代号 HB		选型代号 HA、SA	选型代号 HB	选型代号 HA、SA	选型代号 HB
1	22.5	25	G ½ "	AF 27	AF 30	281	280
2	22.5	25	G ½ "	AF 27	AF 30	358	357
4	22.5	25	G ½ "	AF 27	AF 30	404	403

**NPT ¼ "**  
 订购选项“过程连接”，选型代号 P06  
 1.4404 (316L)：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 SA  
 Alloy C22 合金：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HA  
 Alloy C22 合金；高压型：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HB


DN [mm]	A [mm]		B [in]	C [mm]	L [mm]
	选型代号 HA、SA	选型代号 HB			
1	22.5	25	NPT ¼ "	AF 19	257
2	22.5	25	NPT ¼ "	AF 19	334
4	22.5	25	NPT ¼ "	AF 19	380

**NPT ½ "**  
 订购选项“过程连接”，选型代号 P15  
 1.4404 (316L)：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 SA  
 Alloy C22 合金：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HA  
 Alloy C22 合金；高压型：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HB

DN [mm]	A [mm]		B [in]	C [mm]		L [mm]	
	选型代号 HA、SA	选型代号 HB		选型代号 HA、SA	选型代号 HB	选型代号 HA、SA	选型代号 HB
1	22.5	25	NPT ½ "	AF 27	AF 30	281	280
2	22.5	25	NPT ½ "	AF 27	AF 30	358	357
4	22.5	25	NPT ½ "	AF 27	AF 30	404	403

## 卡箍连接

## Tri-Clamp 卡箍



A0015625

**i** L 的长度偏差 (mm) :  
+1.5 / -2.0


**Tri-Clamp ½"卡箍**订购选项“过程连接”，选型代号 **FBW**1.4435 (316L)：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 **BB、BF、SA**Alloy C22 合金：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 **HA、HC、HD**

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
1	25	9.4	192
2	25	9.4	269
4	25	9.4	315

提供 3A 认证型 ( $Ra \leq 0.76 \mu\text{m}/30 \mu\text{in}$ 、 $Ra \leq 0.38 \mu\text{m}/15 \mu\text{in}$ )：同时选择订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 **BB、BF、HC、HD** 和订购选项“附加认证”，选型代号 **LP**

法兰连接

EN 1092-1、ASME B16.5、JIS B2220 固定法兰



A0015621

**i** L 的长度偏差 (mm) :  
+1.5 / -2.0

**EN 1092-1 (DIN 2501/DIN 2512N) 法兰: PN 40**  
**1.4404 (F316/F316L) :** 订购选项“过程连接”, 选型代号 D2S  
**Alloy C22 合金:** 订购选项“过程连接”, 选型代号 D2C

**EN 1092-1 Form D (DIN 2512N) 槽面法兰: PN 40**  
**1.4404 (F316/F316L) :** 订购选项“过程连接”, 选型代号 D6S  
**Alloy C22 合金:** 订购选项“过程连接”, 选型代号 D6C

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
1	95	65	4 × Ø14	16	17.3	262
2	95	65	4 × Ø14	16	17.3	339
4	95	65	4 × Ø14	16	17.3	385

表面光洁度 (法兰) : EN 1092-1 Form B1 (DIN 2526 Form C) , Ra 3.2 ... 12.5 µm

**EN 1092-1 (DIN 2501/DIN 2512N) 法兰: PN 100**  
**1.4404 (F316/F316L) :** 订购选项“过程连接”, 选型代号 D4S  
**Alloy C22 合金:** 订购选项“过程连接”, 选型代号 D4C

**EN 1092-1 Form D (DIN 2512N) 槽面法兰: PN 100**  
**1.4404 (F316/F316L) :** 订购选项“过程连接”, 选型代号 D8S  
**Alloy C22 合金:** 订购选项“过程连接”, 选型代号 D8C

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
1	105	75	4 × Ø14	20	17.3	292
2	105	75	4 × Ø14	20	17.3	369
4	105	75	4 × Ø14	20	17.3	415

表面光洁度 (法兰) : EN 1092-1 Form B1 (DIN 2526 Form C) , Ra 3.2 ... 12.5 µm

EN 1092-1 (DIN 2501/DIN 2512N) 法兰: PN 400 1.4404 (F316/F316L) : 订购选项“过程连接”, 选型代号 DNS Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 DNC						
EN 1092-1 Form D (DIN 2512N) 槽面法兰: PN 400 1.4404 (F316/F316L) : 订购选项“过程连接”, 选型代号 DPS Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 DPC						
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
1	145	100	4 × Ø22	30	17.3	336
2	145	100	4 × Ø22	30	17.3	413
4	145	100	4 × Ø22	30	17.3	459
表面光洁度 (法兰) : EN 1092-1 Form B1 (DIN 2526 Form C) , Ra 3.2 ... 12.5 µm						

ASME B16.5 RF 法兰: Cl. 150 Sch.40 1.4404 (F316/F316L) : 订购选项“过程连接”, 选型代号 AAS Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 AAC						
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
1	90	60.3	4 × Ø15.9	11.6	15.7	262
2	90	60.3	4 × Ø15.9	11.6	15.7	339
4	90	60.3	4 × Ø15.9	11.6	15.7	385
表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 6.3 µm						

ASME B16.5 RF 法兰: Cl. 300 Sch.40 1.4404 (F316/F316L) : 订购选项“过程连接”, 选型代号 ABS Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 ABC						
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
1	95	66.7	4 × Ø15.9	14.7	15.7	262
2	95	66.7	4 × Ø15.9	14.7	15.7	339
4	95	66.7	4 × Ø15.9	14.7	15.7	385
表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 6.3 µm						

ASME B16.5 RF 法兰: Cl. 600 Sch.80 1.4404 (F316/F316L) : 订购选项“过程连接”, 选型代号 ACS Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 ACC						
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
1	95	66.7	4 × Ø15.9	21.3	13.9	292
2	95	66.7	4 × Ø15.9	21.3	13.9	369
4	95	66.7	4 × Ø15.9	21.3	13.9	415
表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 6.3 µm						

**ASME B16.5 RF 法兰: Cl. 900/1500 Sch.80**  
**1.4404 (F316/F316L) :** 订购选项“过程连接”, 选型代号 ARS  
**Alloy C22 合金:** 订购选项“过程连接”, 选型代号 ARC

**ASME B16.5 RTJ 法兰: Cl. 900/1500, Sch. 80**  
**1.4404 (F316/F316L) :** 订购选项“过程连接”, 选型代号 ASS  
**Alloy C22 合金:** 订购选项“过程连接”, 选型代号 ASC

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
1	120	82.6	4 × Ø22 <sup>1)</sup>	29.3	14	324
2	120	82.6	4 × Ø22 <sup>1)</sup>	29.3	14	401
4	120	82.6	4 × Ø22 <sup>1)</sup>	29.3	14	447

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 6.3 µm

1) 选型代号 ARC/ARS: 4 × Ø22.2

**ASME B16.5 RF 法兰: Cl. 2500 Sch.80**  
**1.4404 (F316/F316L) :** 订购选项“过程连接”, 选型代号 ATS  
**Alloy C22 合金:** 订购选项“过程连接”, 选型代号 ATC

**ASME B16.5 RTJ 法兰: Cl. 2500, Sch. 80**  
**1.4404 (F316/F316L) :** 订购选项“过程连接”, 选型代号 AUS  
**Alloy C22 合金:** 订购选项“过程连接”, 选型代号 AUC

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
1	135	88.9	4 × Ø22.2	37.2	14	351
2	135	88.9	4 × Ø22.2	37.2	14	428
4	135	88.9	4 × Ø22.2	37.2	14	474

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 6.3 µm

**JIS B2220 法兰: 20K**  
**1.4404 (F316/F316L) :** 订购选项“过程连接”, 选型代号 NES  
**Alloy C22 合金:** 订购选项“过程连接”, 选型代号 NEC

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
1	95	70	4 × Ø15	14	15	262
2	95	70	4 × Ø15	14	15	339
4	95	70	4 × Ø15	14	15	385

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 6.3 µm


**JIS B2220 法兰: 40K**  
**1.4404 (F316/F316L) :** 订购选项“过程连接”, 选型代号 NGS  
**Alloy C22 合金:** 订购选项“过程连接”, 选型代号 NGC

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
1	115	80	4 × Ø19	20	15	292
2	115	80	4 × Ø19	20	15	369
4	115	80	4 × Ø19	20	15	415

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 6.3 µm

<b>JIS B2220 法兰: 63K</b> <b>1.4404 (F316/F316L) : 订购选项“过程连接”, 选型代号 NHS</b> <b>Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 NHC</b>						
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
1	120	85	4 × Ø19	23	12	312
2	120	85	4 × Ø19	23	12	389
4	120	85	4 × Ø19	23	12	435
表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 6.3 µm						

EN 1092-1、ASME B16.5、JIS B2220 松套法兰



A0022221

**i** L 的长度偏差(mm):  
+1.5 / -2.0

**EN 1092-1 Form D 松套法兰: PN 40**  
1.4301 (F304) ; 接液部件材质为 Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 DAC

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
1	95	65	4 × Ø14	14.5	45	17.3	262
2	95	65	4 × Ø14	14.5	45	17.3	339
4	95	65	4 × Ø14	14.5	45	17.3	385

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 12.5 µm

**ASME B16.5 松套法兰: Cl. 150 Sch.40**  
1.4301 (F304) ; 接液部件材质为 Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 ADC

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
1	90	60.3	4 × Ø15.9	15	35.1	15.7	262
2	90	60.3	4 × Ø15.9	15	35.1	15.7	339
4	90	60.3	4 × Ø15.9	15	35.1	15.7	385

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 12.5 µm

**ASME B16.5 松套法兰: Cl. 300 Sch.40**  
1.4301 (F304) ; 接液部件材质为 Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 AEC

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	L <sub>diff</sub> <sup>1)</sup> [mm]
1	95	66.7	4 × Ø15.9	16.5	35.1	15.7	268	+6
2	95	66.7	4 × Ø15.9	16.5	35.1	15.7	345	+6
4	95	66.7	4 × Ø15.9	16.5	35.1	15.7	391	+6

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 12.5 µm

1) 与对焊法兰装配长度的偏差 (订购选项“过程连接”, 选型代号 AAC)

ASME B16.5 松套法兰: Cl. 600 Sch.80 1.4301 (F304) ; 接液部件材质为 Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 AFC							
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
1	95	66.7	4 × Ø15.9	17	35.1	13.9	292
2	95	66.7	4 × Ø15.9	17	35.1	13.9	369
4	95	66.7	4 × Ø15.9	17	35.1	13.9	415


表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 12.5 µm

JIS B2220 松套法兰: 20K 1.4301 (F304) ; 接液部件材质为 Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 NIC							
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
1	95	70	4 × Ø15	14	51	15	262
2	95	70	4 × Ø15	14	51	15	339
4	95	70	4 × Ø15	14	51	15	385

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 12.5 µm

## 附件


## 爆破片泄放接口



A0043254

DN [mm]	A [mm]	B [in]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
1	Ø19	NPT ¼"	8	35	210	123	AF 17
2	Ø19	NPT ¼"	8	35	210	165	AF 17
4	Ø19	NPT ¼"	8	35	210	196	AF 17

传感器安装支座




A0036633

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
106	117	18	70	23.5	21	23


H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]
62	12	90	120	92	9	15

防护罩



A0029552

图 33 Proline 500 (数字) 变送器的防护罩; 单位: mm (in)



A0029553


图 34 Proline 500 变送器的防护罩；单位：mm (in)

### 外接 WLAN 天线

**i** 外接 WLAN 天线不允许在卫生应用场合中使用。

### Proline 500 (数字)

#### 外接 WLAN 天线安装在仪表上




A0033607

图 35 单位：mm (in)

### 使用电缆安装外接 WLAN 天线

如果变送器安装位置处的传输/接收状况不佳，可以在变送器外部单独安装外接 WLAN 天线。




A0033606

36 单位: mm (in)

### Proline 500

外接 WLAN 天线安装在仪表上




A0028923

37 单位: mm (in)

### 使用电缆安装外接 WLAN 天线

如果变送器安装位置处的传输/接收状况不佳，可以在变送器外部单独安装外接 WLAN 天线。




A0033597

38 单位: mm (in)

外形尺寸 (US 单位)

**Proline 500 (数字) 变送器外壳**  
非防爆区或防爆 2 区; Cl. I, Div. 2



A0033789

订购选项“变送器外壳”，选型代号 A “铝，带涂层”和订购选项“内置智能传感器电子模块 (ISEM)”，选型代号 A “传感器”


A [in]	F [in]	G [in]	N [in]	P [in]	Q [in]
6.57	9.13	3.50	7.36	0.94	0.83

订购选项“变送器外壳”，选型代号 D “聚碳酸酯”和订购选项“内置智能传感器电子模块 (ISEM)”，选型代号 A “传感器”

A [in]	F [in]	G [in]	N [in]	P [in]	Q [in]
6.97	9.21	3.50	7.76	0.67	0.87

**Proline 500 变送器外壳**

防爆场合: Zone 2; Cl. I, Div. 2 或 Zone 1; Cl. I, Div. 1




A0033788

订购选项“变送器外壳”，选型代号 A “铝，带涂层”和订购选项“内置智能传感器电子模块 (ISEM)”，选型代号 B “变送器”

A [in]	B [in]	C [in]	F [in]	G [in]	Q [in]	T [in]
7.40	3.35	4.06	12.5	8.54	5.12	9.41

传感器接线盒



订购选项“传感器接线盒”，选型代号 A “铝，带涂层”

DN [in]	A <sup>1)</sup> [in]	B <sup>1)</sup> [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G [in]	K <sup>(2)</sup> [in]	L [in]	M [in]
1/24	5.83	3.70	2.13	2.13	7.68	9.8	5.35	0.04 (0.04)	3)	1.34
1/12	5.83	3.70	2.13	2.91	8.54	11.46	5.35	0.10 (0.08)	3)	1.89
1/8	5.83	3.70	2.13	3.54	9.13	12.68	5.35	0.15 (0.12)	3)	2.01

- 1) 取决于缆塞，参数值+（不超过）+1.18 in
- 2) 高压型仪表：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HB
- 3) 取决于过程连接

订购选项“传感器接线盒”，选型代号 B “不锈钢；卫生型”

DN [in]	A <sup>1)</sup> [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G [in]	K [in]	L [in]	M [in]
1/24	5.39	3.07	2.32	2.13	7.52	9.65	5.28	0.04	2)	1.34
1/12	5.39	3.07	2.32	2.91	8.39	11.3	5.28	0.10	2)	1.89
1/8	5.39	3.07	2.32	3.54	8.98	12.52	5.28	0.15	2)	2.01

- 1) 取决于缆塞，参数值+（不超过）+1.18 in
- 2) 取决于过程连接

订购选项“传感器接线盒”，选型代号 C “超紧凑一体型，不锈钢；卫生型”

DN [in]	A <sup>1)</sup> [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G [in]	K [in]	L [in]	M [in]
1/24	4.88	2.68	2.20	2.13	7.52	9.65	4.41	0.04	2)	1.34
1/12	4.88	2.68	2.20	2.91	8.39	11.3	4.41	0.10	2)	1.89
1/8	4.88	2.68	2.20	3.54	8.98	12.52	4.41	0.15	2)	2.01

- 1) 取决于缆塞，参数值+（不超过）+1.18 in
- 2) 取决于过程连接


## 订购选项“传感器接线盒”，选型代号 L “铸造不锈钢”

DN [in]	A <sup>1)</sup> [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G [in]	K [in]	L [in]	M [in]
1/24	5.71	3.39	2.32	2.13	8.62	10.75	4.41	0.04	<sup>2)</sup>	1.34
1/12	5.71	3.39	2.32	2.91	9.49	12.4	4.41	0.10	<sup>2)</sup>	1.89
1/8	5.71	3.39	2.32	3.54	10.08	13.62	4.41	0.15	<sup>2)</sup>	2.01

- 1) 取决于缆塞，参数值+（不超过）+1.18 in  
 2) 取决于过程连接

卡套接头

VCO 接头



A0015624

**i** L 的长度偏差 (in) :  
+0.06/-0.08

4-VCO-4 接头

订购选项“过程连接”，选型代号 HAW


1.4435 (316/316L)：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 BB、BF、SA

Alloy C22 合金：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HA、HC、HD

Alloy C22 合金；高压型：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HB

DN [in]	A [in]	B [in]		L [in]
		选型代号 BB、BF、 SA、HA、HC、HD	选型代号 HB	
1/24	AF 11/16	0.04	0.04	7.32
1/12	AF 11/16	0.1	0.08	10.4
1/8	AF 11/16	0.15	0.13	12.2

G 和 NPT 螺纹



A0036429

**G ¼ "**  
 订购选项“过程连接”，选型代号 G06  
 1.4404 (316L)：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 SA  
 Alloy C22 合金：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HA  
 Alloy C22 合金；高压型：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HB

DN [in]	A [in]		B [in]	C [in]	L [in]
	选型代号 HA、SA	选型代号 HB			
¼	0.89	0.98	G ¼ "	AF 13/16 "	10.12
½	0.89	0.98	G ¼ "	AF 13/16 "	13.15
¾	0.89	0.98	G ¼ "	AF 13/16 "	14.96

**G ½ "**  
 订购选项“过程连接”，选型代号 G15  
 1.4404 (316L)：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 SA  
 Alloy C22 合金：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HA  
 Alloy C22 合金；高压型：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HB

DN [in]	A [in]		B [in]	C [in]		L [in]	
	选型代号 HA、SA	选型代号 HB		选型代号 HA、SA	选型代号 HB	选型代号 HA、SA	选型代号 HB
¼	0.89	0.98	G ½ "	AF 1 13/16 "	AF 1 3/16 "	11.06	11.02
½	0.89	0.98	G ½ "	AF 1 13/16 "	AF 1 3/16 "	14.09	14.06
¾	0.89	0.98	G ½ "	AF 1 13/16 "	AF 1 3/16 "	15.91	15.87

**NPT ¼ "**  
 订购选项“过程连接”，选型代号 P06  
 1.4404 (316L)：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 SA  
 Alloy C22 合金：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HA  
 Alloy C22 合金；高压型：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HB


DN [in]	A [in]		B [in]	C [in]	L [in]
	选型代号 HA、SA	选型代号 HB			
¼	0.89	0.98	NPT ¼ "	AF ¾ "	10.12
½	0.89	0.98	NPT ¼ "	AF ¾ "	13.15
¾	0.89	0.98	NPT ¼ "	AF ¾ "	14.96

**NPT ½ "**  
 订购选项“过程连接”，选型代号 P15  
 1.4404 (316L)：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 SA  
 Alloy C22 合金：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HA  
 Alloy C22 合金；高压型：订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HB

DN [in]	A [in]		B [in]	C [in]		L [in]	
	选型代号 HA、SA	选型代号 HB		选型代号 HA、SA	选型代号 HB	选型代号 HA、SA	选型代号 HB
¼	0.89	0.98	NPT ½ "	AF 1 13/16 "	AF 1 3/16 "	11.06	11.02
½	0.89	0.98	NPT ½ "	AF 1 13/16 "	AF 1 3/16 "	14.09	14.06
¾	0.89	0.98	NPT ½ "	AF 1 13/16 "	AF 1 3/16 "	15.91	15.87

卡箍连接

Tri-Clamp 卡箍



A0015625


**i** L 的长度偏差 (in) :  
+0.06/-0.08

Tri-Clamp 1/2" 卡箍			
订购选项“过程连接”，选型代号 FBW			
1.4435 (316L) : 订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 BB、BF、SA			
Alloy C22 合金: 订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 HA、HC、HD			
DN [in]	A [in]	B [in]	L [in]
1/24	0.98	0.37	7.56
1/12	0.98	0.37	10.6
1/8	0.98	0.37	12.4

提供 3A 认证型 (Ra ≤ 0.76 μm/30 μin, Ra ≤ 0.38 μm/15 μin) :  
同时选择订购选项“测量管材质；接液部件外表面”，选型代号 BB、BF、HC、HD 和订购选项“附加认证”，选型代号 LP

## 法兰连接

## ASME B16.5 固定法兰



**i** L 的长度偏差 (in) :  
+0.06/-0.08

ASME B16.5 RF 法兰: Cl. 150 Sch.40						
1.4404 (F316/F316L) : 订购选项“过程连接”, 选型代号 AAS						
Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 AAC						
DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	L [in]
1/24	3.54	2.37	4 × Ø0.63	0.46	0.62	10.31
1/12	3.54	2.37	4 × Ø0.63	0.46	0.62	13.35
1/8	3.54	2.37	4 × Ø0.63	0.46	0.62	15.16

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 6.3 µm

ASME B16.5 RF 法兰: Cl. 300 Sch.40						
1.4404 (F316/F316L) : 订购选项“过程连接”, 选型代号 ABS						
Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 ABC						
DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	L [in]
1/24	3.74	2.63	4 × Ø0.63	0.58	0.62	10.31
1/12	3.74	2.63	4 × Ø0.63	0.58	0.62	13.35
1/8	3.74	2.63	4 × Ø0.63	0.58	0.62	15.16

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 6.3 µm

ASME B16.5 RF 法兰: Cl. 600 Sch.80						
1.4404 (F316/F316L) : 订购选项“过程连接”, 选型代号 ACS						
Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 ACC						
DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	L [in]
1/24	3.74	2.63	4 × Ø0.63	0.84	0.55	11.5
1/12	3.74	2.63	4 × Ø0.63	0.84	0.55	14.53
1/8	3.74	2.63	4 × Ø0.63	0.84	0.55	16.34

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 6.3 µm

**ASME B16.5 RF 法兰: Cl. 900/1500 Sch.80**  
**1.4404 (F316/F316L) : 订购选项“过程连接”, 选型代号 ARS**  
**Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 ARC**

**ASME B16.5 RTJ 法兰: Cl. 900/1500, Sch. 80**  
**1.4404 (F316/F316L) : 订购选项“过程连接”, 选型代号 ASS**  
**Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 ASC**

DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	L [in]
1/24	4.72	3.25	4 × Ø0.87	1.15	0.55	12.76
1/12	4.72	3.25	4 × Ø0.87	1.15	0.55	15.79
1/8	4.72	3.25	4 × Ø0.87	1.15	0.55	17.6

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 6.3 µm


**ASME B16.5 RF 法兰: Cl. 2500 Sch.80**  
**1.4404 (F316/F316L) : 订购选项“过程连接”, 选型代号 ATS**  
**Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 ATC**

**ASME B16.5 RTJ 法兰: Cl. 2500, Sch. 80**  
**1.4404 (F316/F316L) : 订购选项“过程连接”, 选型代号 AUS**  
**Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 AUC**

DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	L [in]
1/24	5.31	3.5	4 × Ø0.87	1.46	0.55	13.82
1/12	5.31	3.5	4 × Ø0.87	1.46	0.55	16.85
1/8	5.31	3.5	4 × Ø0.87	1.46	0.55	18.66

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 6.3 µm

## ASME B16.5 松套法兰



A002221

**i** L 的长度偏差(mm):  
+1.5 / -2.0

ASME B16.5 松套法兰: Cl. 150 Sch.40 1.4301 (F304) ; 接液部件材质为 Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 ADC							
DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	L [in]
1/24	3.54	2.37	4 × Ø0.63	0.59	1.65	0.62	10.31
1/12	3.54	2.37	4 × Ø0.63	0.59	1.65	0.62	13.35
1/8	3.54	2.37	4 × Ø0.63	0.59	1.65	0.62	15.16

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 12.5 µm

ASME B16.5 松套法兰: Cl. 300 Sch.40 1.4301 (F304) ; 接液部件材质为 Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 AEC								
DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	L [in]	L <sub>diff</sub> <sup>1)</sup> [in]
1/24	3.74	2.63	4 × Ø0.63	0.65	1.77	0.62	10.55	0.24
1/12	3.74	2.63	4 × Ø0.63	0.65	1.77	0.62	13.58	0.24
1/8	3.74	2.63	4 × Ø0.63	0.65	1.77	0.62	15.39	0.24

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 12.5 µm


1) 与对焊法兰装配长度的偏差 (订购选项“过程连接”, 选型代号 AAC)

ASME B16.5 松套法兰: Cl. 600 Sch.80 1.4301 (F304) ; 接液部件材质为 Alloy C22 合金: 订购选项“过程连接”, 选型代号 AFC							
DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	L [in]
1/24	3.74	2.63	4 × Ø15.9	0.67	1.89	0.55	11.5
1/12	3.74	2.63	4 × Ø15.9	0.67	1.89	0.55	14.53
1/8	3.74	2.63	4 × Ø15.9	0.67	1.89	0.55	16.34

表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 12.5 µm

附件


爆破片泄放接口



A0043254

DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G [in]
1/24	Ø0.75	NPT 1/4"	0.31	1.38	8.27	4.84	AF 2/3"
1/12	Ø0.75	NPT 1/4"	0.31	1.38	8.27	6.50	AF 2/3"
1/8	Ø0.75	NPT 1/4"	0.31	1.38	8.27	7.72	AF 2/3"

传感器安装支座




A0036633

A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G [in]
4.17	4.61	0.71	2.76	0.93	0.83	0.91


H [in]	I [in]	K [in]	L [in]	M [in]	N [in]	O [in]
2.44	0.47	3.54	4.72	3.62	0.35	0.59

**防护罩**



A0029552

图 39 Proline 500 (数字) 变送器的防护罩; 单位: mm (in)



A0029553

图 40 Proline 500 变送器的防护罩; 单位: mm (in)

**外接 WLAN 天线**

 外接 WLAN 天线不允许在卫生应用场合中使用。

### Proline 500 (数字)

#### 外接 WLAN 天线安装在仪表上




图 41 单位: mm (in)

#### 使用电缆安装外接 WLAN 天线

如果变送器安装位置处的传输/接收状况不佳, 可以在变送器外部单独安装外接 WLAN 天线。





图 42 单位: mm (in)


**Proline 500****外接 WLAN 天线安装在仪表上**

A0028923

图 43 单位: mm (in)

**使用电缆安装外接 WLAN 天线**

如果变送器安装位置处的传输/接收状况不佳, 可以在变送器外部单独安装外接 WLAN 天线。



A0033597

图 44 单位: mm (in)

**重量**

重量参数 (不含包装材料重量) 均针对 VCO 接头型仪表。

**变送器**

- Proline 500 (数字), 聚碳酸酯外壳: 1.4 kg (3.1 lbs)
- Proline 500 (数字), 铝外壳: 2.4 kg (5.3 lbs)
- Proline 500, 铝外壳: 6.5 kg (14.3 lbs)
- Proline 500, 铸造不锈钢外壳: 15.6 kg (34.4 lbs)

**传感器**

铝材传感器接线盒:

**重量 (SI 单位)**

DN [mm]	重量[kg]
1	2.75
2	4.3
4	6.15

**重量 (US 单位)**

DN [in]	重量[lbs]
1/24	6
1/12	9
1/8	14

**材质**

**变送器外壳**

**Proline 500 (数字) 变送器外壳**

订购选项“变送器外壳”:

- 选型代号 **A** “铝, 带涂层”: 带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 选型代号 **D** “聚碳酸酯”: 聚碳酸酯

**Proline 500 变送器外壳**

订购选项“变送器外壳”:

- 选型代号 **A** “铝, 带涂层”: 带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 选型代号 **L** “铸造不锈钢”: 铸造不锈钢 1.4409 (CF3M) , 类似 316L

**窗口材质**

订购选项“变送器外壳”:

- 选型代号 **A** “铝, 带涂层”: 玻璃
- 选型代号 **D** “聚碳酸酯”: 塑料
- 选型代号 **L** “铸造不锈钢”: 玻璃

**管装固定部件**

- 螺钉、螺栓、垫圈、螺母: 不锈钢 A2 (铬镍钢)
- 金属板: 不锈钢 1.4301 (304)

**传感器接线盒**

订购选项“传感器接线盒”:

- 选型代号 **A** “铝, 带涂层”: 带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 选型代号 **B** “不锈钢”: 不锈钢, 1.4301 (304)
- 选型代号 **C** “超紧凑一体型; 卫生型”: 不锈钢, 1.4301 (304)
- 选型代号 **L** “铸造不锈钢”: 1.4409 (CF3M) , 类似 316L

**电缆入口/缆塞**




图 45 允许的电缆入口/缆塞

- 1 M20 × 1.5 内螺纹
- 2 M20 × 1.5 缆塞
- 3 转接头, 适用 G ½"或 NPT ½"内螺纹电缆入口
- 4 设备插头

电缆入口和转接头	材质
M20 × 1.5 缆塞	塑料
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 转接头, 适用于 G ½"内螺纹电缆入口</li> <li>▪ 转接头, 适用于 NPT ½"内螺纹电缆入口</li> </ul> <p> 仅适用指定设备型号:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 订购选项“变送器外壳”: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选型代号 A “铝, 带涂层”</li> <li>▪ 选型代号 D “聚碳酸酯”</li> </ul> </li> <li>▪ 订购选项“传感器接线盒”: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proline 500 (数字) : <ul style="list-style-type: none"> <li>选型代号 A “铝, 带涂层”</li> <li>选型代号 B “不锈钢”</li> </ul> </li> <li>▪ Proline 500: <ul style="list-style-type: none"> <li>选型代号 B “不锈钢”</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	镀镍黄铜
设备转接头 <p> 数字通信的设备插头: 仅适用指定设备型号 → 39。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 连接电缆的设备插头: 设备插头始终适用设备型号: 订购选项“传感器接线盒”, 选型代号 C (超紧凑一体型, 不锈钢; 卫生型)。</li> </ul>	不锈钢, 1.4404 (316L)

### 仪表插头

电气连接	材料
M12x1 插头	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 插座: 不锈钢 1.4404 (316L)</li> <li>▪ 插头外壳: 聚酰胺</li> <li>▪ 触点: 镀金黄铜</li> </ul>

### 连接电缆

 紫外光会损坏电缆外护套。尽可能避免电缆直接日晒。

#### 连接传感器和 Proline 500 (数字) 变送器的连接电缆

PVC 电缆, 带铜网屏蔽层

#### 连接传感器和 Proline 500 变送器的连接电缆

PVC 电缆, 带铜网屏蔽层

#### 传感器外壳

- 外表面耐酸碱腐蚀
- 不锈钢 1.4404 (316L)

#### 测量管

订购选项“测量管材质; 接液部件表面”, 选型代号 BB、BF、SA

不锈钢 1.4435 (316/316L)

订购选项“测量管材质; 接液部件表面”, 选型代号 HA、HB、HC、HD

Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金

#### 过程连接

订购选项“测量管材质, 接液部件外表面”, 选型代号 SA

VCO 接头	不锈钢 1.4404 (316/316L)
G¼"、G½"内螺纹	不锈钢 1.4404 (316/316L)
NPT¼"、NPT½"内螺纹	不锈钢 1.4404 (316/316L)

<b>Tri-Clamp ½"卡箍</b>	不锈钢, 1.4435 (316L)
<b>EN 1092-1、ASME B16.5、JIS B2220 固定法兰</b>	不锈钢 1.4404 (316/316L)

订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 BB、BF

<b>VCO 接头</b>	不锈钢 1.4404 (316/316L)
<b>Tri-Clamp ½"卡箍</b>	不锈钢, 1.4435 (316L)

订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 HC、HD

<b>VCO 接头</b>	Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金
<b>Tri-Clamp ½"卡箍</b>	Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金

订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 HA

<b>VCO 接头</b>	Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金
<b>G¼"、G½"内螺纹</b>	Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金
<b>NPT¼"、NPT½"内螺纹</b>	Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金
<b>EN 1092-1、ASME B16.5、JIS B2220 固定法兰</b>	Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金
<b>EN 1092-1、ASME B16.5、JIS B2220 松套法兰</b>	不锈钢 1.4301 (F304); 接液部件: Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金

订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 HB (高压型)

<b>VCO 接头</b>	Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金
<b>G¼"、G½"内螺纹</b>	Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金
<b>NPT¼"、NPT½"内螺纹</b>	Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金
<b>EN 1092-1、ASME B16.5、JIS B2220 固定法兰</b>	不锈钢 1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金

 可选过程连接 →  108

#### 密封圈

焊接型过程连接，无内置密封圈

#### 附件

##### 传感器安装架

不锈钢 1.4404 (316L)

##### 热夹套

- 热夹套外壳: 不锈钢 1.4571 (316Ti)
- NPT½"转接头: 不锈钢 1.4404 (316)
- G½"转接头: 不锈钢 1.4404

**防护罩**

不锈钢 1.4404 (316L)

**外接 WLAN 天线**

- 天线: ASA 塑料 (丙烯酸酯 - 苯乙烯 - 丙烯腈) 和镀镍黄铜
- 转接头: 不锈钢和镀镍黄铜
- 电缆: 聚乙烯
- 插头: 镀镍黄铜
- 角型支架: 不锈钢

**过程连接**

- 固定法兰连接:
  - EN 1092-1 (DIN 2501) 法兰
  - EN 1092-1 (DIN 2512N) 法兰
  - ASME B16.5 法兰
  - JIS B2220 法兰
- 卡箍连接:
  - Tri-Clamp 卡箍 (OD 管), DIN 11866 C 类配合管道
- VCO 接头:
  - 4-VCO-4 接头
- 内螺纹:
  - ISO 228-1 BSPP (G) 柱形内螺纹
  - NPT



过程连接材质 → 106

**表面光洁度**

所有参数均针对接液部件。

可以订购以下表面光洁度:

类别	方法	选型代号/订购选项 “测量管材质, 接液部件外表面”
未抛光	-	HA、HB、SA
$Ra \leq 0.76 \mu\text{m}$ (30 $\mu\text{in}$ ) <sup>1)</sup>	机械抛光处理 <sup>2)</sup>	BB、HC
$Ra \leq 0.38 \mu\text{m}$ (15 $\mu\text{in}$ ) <sup>1)</sup>	机械抛光处理 <sup>2)</sup>	BF、HD

1) 表面光洁度 Ra 符合 ISO 21920 标准

2) 管道与阀组之间无法操作的焊缝除外

**可操作性****操作方法****针对特定用户任务的多级操作菜单结构**

- 调试
- 操作
- 诊断
- 专家菜单

**调试快速安全**

- 面向不同应用的引导式菜单 (“Make-it-run”向导)
- 引导式菜单, 内置各个参数的简要说明
- 通过网页服务器访问设备
- 通过手操器、平板电脑或智能手机以 WLAN 方式访问设备

**操作可靠**

- 本地语言操作
- 设备和调试软件基于同一操作原理工作
- 更换电子模块时, 通过内置存储单元 (备份 HistoROM) 传输设备设置参数, HistoROM 中存储有过程参数、测量设备参数和事件日志。无需重新设置设备。

**高效诊断, 提升测量稳定性**

- 通过设备和调试软件查询故障排除方法
- 提供多种仿真选项、事件日志和在线记录仪功能

**语言**

提供下列操作语言：

- 通过现场操作
  - 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、波兰语、俄语、土耳其语、中文、日语、韩语、越南语、捷克语、瑞典语
- 通过网页浏览器
  - 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、波兰语、俄语、土耳其语、中文、日语、越南语、捷克语、瑞典语
- 通过“FieldCare”、“DeviceCare”调试软件操作时：英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文、日语


**现场操作**

**通过显示单元**

设备级别：

- 订购选项“显示；操作”，选型代号 F“四行背光图形显示；光敏键操作”
- 订购选项“显示；操作”，选型代号 G“四行背光图形显示；光敏键操作+ WLAN 访问”

 WLAN 接口信息 →  116



A0028232

 46 光敏键操作

- 1 Proline 500 (数字)
- 2 Proline 500

**显示单元**

- 四行背光图形显示
- 白色背光显示；发生设备错误时切换至红色背光显示
- 可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式


**操作部件**

- 通过 3 个光敏键进行外部操作，无需打开外壳：⊕、⊖、⊞
- 允许在不同防爆场合中使用操作部件

**远程操作**

**通过 HART 通信**


HART 输出型设备带通信接口。



A0028747

图 47 通过 HART 通信进行远程操作（有源信号）

- 1 自动化系统（例如 PLC）
- 2 手操器 475
- 3 计算机，安装有网页浏览器（用于访问设备内置网页服务器）或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、AMS Device Manager、SIMATIC PDM），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 或 SFX370
- 6 Field Xpert SMT70
- 7 VIATOR 蓝牙调制解调器，带连接电缆
- 8 变送器




A0028746

图 48 通过 HART 通信进行远程操作（无源信号）

- 1 自动化系统（例如 PLC）
- 2 变送器供电单元，例如 RN221N（含通信电阻）
- 3 连接 Commubox FXA195 和 475 手操器
- 4 手操器 475
- 5 计算机，安装有网页浏览器（用于访问设备内置网页服务器）或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、AMS Device Manager、SIMATIC PDM），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350 或 SFX370
- 8 Field Xpert SMT70
- 9 VIATOR 蓝牙调制解调器，带连接电缆
- 10 变送器

### 通过 FOUNDATION Fieldbus 网络

FOUNDATION Fieldbus 型仪表带通信接口。




A0028837

49 通过 FOUNDATION Fieldbus 网络进行远程操作

- 1 自动化系统
- 2 安装有 FOUNDATION Fieldbus 网卡的计算机
- 3 工业网络
- 4 高速以太网 FF-HSE 网络
- 5 段耦合器 FF-HSE/FF-H1
- 6 FOUNDATION Fieldbus FF-H1 网络
- 7 FF-H1 网络供电
- 8 接线箱
- 9 测量仪表

### 通过 PROFIBUS DP 网络

PROFIBUS DP 型仪表带通信接口。




A0020903

50 通过 PROFIBUS DP 网络进行远程操作

- 1 自动化系统
- 2 带 PROFIBUS 网卡的计算机
- 3 PROFIBUS DP 网络
- 4 测量仪表

### 通过 PROFIBUS PA 网络

PROFIBUS PA 型仪表带通信接口。




A0028838

图 51 通过 PROFIBUS PA 网络进行远程操作

- 1 自动化系统
- 2 安装有 PROFIBUS 网卡的计算机
- 3 PROFIBUS DP 网络
- 4 PROFIBUS DP/PA 段耦合器
- 5 PROFIBUS PA 网络
- 6 接线箱
- 7 测量仪表

### 通过 Modbus RS485 通信

Modbus RS485 输出型仪表带通信接口。



A0029437


图 52 通过 Modbus RS485 通信进行远程操作 (有源信号)

- 1 自动化系统 (例如 PLC)
- 2 计算机, 带网页浏览器, 用于访问设备内置网页服务器; 或安装有调试软件 (例如 FieldCare、DeviceCare), 带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”或 Modbus DTM 文件
- 3 变送器

### 通过 EtherNet/IP 网络

EtherNet/IP 通信型仪表带通信接口。

### 星形拓扑结构




A0032078

图 53 通过 EtherNet/IP 网络进行远程操作：星形拓扑结构

- 1 自动化系统，例如“RSLogix”（罗克韦尔自动化）
- 2 测量仪表工作站：带用于“RSLogix 5000”（罗克韦尔自动化）的自定义附加配置文件或电子数据表（EDS）
- 3 计算机，带网页浏览器，用于访问内置网页服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 4 标准以太网交换机，例如 Scalance X204（西门子）
- 5 测量仪表

### 环形拓扑结构

通过信号传输接线端子（输出 1）和服务接口（CDI-RJ45），将设备接入环形网络。



A0033725

图 54 通过 EtherNet/IP 网络进行远程操作：环形拓扑结构

- 1 自动化系统，例如“RSLogix”（罗克韦尔自动化）
- 2 测量仪表操作工作站：带用于“RSLogix 5000”（罗克韦尔自动化）的自定义附加配置文件或电子数据表（EDS）
- 3 计算机，安装有网页浏览器（用于访问内置网页服务器）或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 4 标准以太网交换机，例如 Scalance X204（西门子）
- 5 测量仪表

### 通过 PROFINET 网络

PROFINET 通信型仪表带通信接口。

### 星形拓扑结构




图 55 通过 PROFINET 网络进行远程操作：星形拓扑结构

- 1 自动化系统，例如 Simatic S7（西门子）
- 2 计算机，带网页浏览器，用于访问内置网页服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 3 标准以太网交换机，例如 Scalance X204（西门子）
- 4 测量仪表

### 环形拓扑结构

通过信号传输接线端子（输出 1）和服务接口（CDI-RJ45），将设备接入环形网络。





图 56 通过 PROFINET 网络进行远程操作：环形拓扑结构

- 1 自动化系统，例如 Simatic S7（西门子）
- 2 计算机，安装有网页浏览器（用于访问内置网页服务器）或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 3 标准以太网交换机，例如 Scalance X204（西门子）
- 4 测量仪表

### 通过 Modbus TCP + Ethernet-APL 10 Mbit/s (SPE 10 Mbit/s)

Modbus TCP + Ethernet-APL 输出型仪表带通信接口（端口 1）。



A0046117


图 57 通过 Modbus TCP + Ethernet-APL 通信进行远程操作（有源信号）

- 1 自动化系统，例如 Simatic S7（西门子）
- 2 以太网交换机，例如 Scalance X204（西门子）
- 3 计算机，安装有网页浏览器或调试软件
- 4 APL 电源开关/SPE 电源开关（可选）
- 5 APL 现场交换机/SPE 现场交换机
- 6 测量仪表/通过端口 1 通信（接线端子 26 + 27）

### 通过 Modbus TCP + Ethernet 100 Mbit/s

Modbus TCP + Ethernet-APL 输出型仪表带通信接口（端口 2）。

#### 星形拓扑结构



A0032078

图 58 通过 Modbus TCP + Ethernet 进行远程操作 - 100 Mbit/s: 星形拓扑结构

- 1 自动化系统，例如 RSLogix（罗克韦尔自动化）
- 2 测量仪表工作站：带用于“RSLogix 5000”（罗克韦尔自动化）的自定义附加配置文件或电子数据表 (EDS)
- 3 计算机，安装有网页浏览器或调试软件
- 4 标准以太网交换机，例如 Stratix（罗克韦尔自动化）
- 5 测量仪表/通过端口 2（RJ45 连接器）通信

## 服务接口

## 通过服务接口 (CDI-RJ45)

建立点对点连接，现场设置仪表。或者，可以建立 Modbus TCP 连接。在外壳打开的情况下，直接通过设备的服务接口 (CDI-RJ45) 进行连接。

**i** 非防爆场合可以选购 RJ45-M12 连接头的转接头：

订购选项“附件”，选型代号 **NB**：“RJ45 M12 转接头（服务接口）”

转接头连接服务接口 (CDI-RJ45) 和电缆入口上的 M12 连接头。无需打开设备即可通过 M12 连接头连接服务接口。

## Proline 500 (数字) 变送器




图 59 通过服务接口 (CDI-RJ45) 连接

- 1 计算机，安装有网页浏览器（用于访问内置网页服务器）或调试软件（例如“FieldCare”、“DeviceCare”），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”或调试软件
- 2 标准以太网连接电缆，带 RJ45 连接头
- 3 测量仪表的服务接口 (CDI-RJ45)，用于访问内置网页服务器

## Proline 500 变送器





图 60 通过服务接口 (CDI-RJ45) 连接

- 1 计算机，安装有网页浏览器（用于访问内置网页服务器）或调试软件（例如“FieldCare”、“DeviceCare”），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”或 Modbus DTM 文件 或调试软件
- 2 标准以太网连接电缆，带 RJ45 连接头
- 3 测量仪表的服务接口 (CDI-RJ45)，用于访问内置网页服务器

## 通过 WLAN 接口操作

下列设备型号可选配 WLAN 接口：

订购选项“显示；操作”，选型代号 **G**“四行背光图形显示；光敏键操作+WLAN 接口”



A0034569

- 1 变送器，自带 WLAN 天线
- 2 变送器，外接 WLAN 天线
- 3 LED 指示灯常亮：启用测量仪表上的 WLAN 接口
- 4 LED 指示灯闪烁：操作单元与测量仪表间的 WLAN 连接已建立
- 5 计算机，带 WLAN 接口和网页浏览器（用于访问设备内置网页服务器）或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
- 6 手操器，带 WLAN 接口和网页浏览器（用于访问设备内置网页服务器）或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
- 7 智能手机或平板电脑（例如 Field Xpert SMT70）

功能	WLAN: IEEE 802.11 b/g (2.4 GHz) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 使用 DHCP 服务器的接入点（出厂设置）</li> <li>■ 网络</li> </ul>
加密	WPA2-PSK AES-128（符合 IEEE 802.11i 标准）
可设置 WLAN 数量	1...11
防护等级	IP66/67
可选天线	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 自带天线</li> <li>■ 外接天线（可选） 安装位置处的传输/接收条件不佳时。 可以作为附件订购。</li> </ul> <p><b>i</b> 同一时间只有一根天线被启用!</p>
覆盖范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 自带天线：通常为 10 m (32 ft)</li> <li>■ 外接天线：通常为 50 m (164 ft)</li> </ul>
材质（外接天线）	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 天线：ASA 塑料（丙烯酸酯 - 苯乙烯 - 丙烯腈）和镀镍黄铜</li> <li>■ 转接头：不锈钢和镀镍黄铜</li> <li>■ 电缆：聚乙烯</li> <li>■ 插头：镀镍黄铜</li> <li>■ 角型支架：不锈钢</li> </ul>


网络集成

**i** 仅可通过 HART 通信实现网络集成。

选配“OPC UA-Server”应用软件包的仪表型号通过服务接口（CDI-RJ45 和 WLAN）将设备接入以太网，与 OPC UA 客户端通信。设备采用此方式集成时，必须考虑 IT 安全性。

**i** 有关连接 Ex de 防爆型变送器的详细信息，参见单独成册的设备《安全指南》（XA）。

为了始终能够访问设备数据和通过网页服务器进行设备配置，设备通过服务接口（CDI-RJ45）直接集成至网络中。此时，控制系统能够随时访问设备。通过自动化系统的输入和输出分别处理测量值。



A0033618

- 1 自动化系统，例如 Simatic S7（西门子）
- 2 以太网交换机
- 3 边缘网关
- 4 云端
- 5 测量仪表
- 6 以太网
- 7 输入和输出传输的测量值
- 8 可选 WLAN 接口

 下列仪表型号可选配 WLAN 接口：  
订购选项“显示；操作”，选型代号 **G** “四行背光图形显示；光敏键操作 + WLAN 访问”

 OPC UA Server 应用软件包的《特殊文档》→  130。

## 配套调试工具

可以使用不同的调试工具现场或远程访问测量仪表。取决于使用的调试工具，可以使用不同操作单元和不同接口访问。

配套调试工具	操作设备	接口	附加信息
网页浏览器	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，已安装有以太网浏览器	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CDI-RJ45 服务接口</li> <li>■ WLAN 接口</li> <li>■ 以太网现场总线 (EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP + Ethernet-APL)</li> </ul>	设备的《特殊文档》→  130
DeviceCare SFE100	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CDI-RJ45 服务接口</li> <li>■ WLAN 接口</li> <li>■ 现场总线通信</li> <li>■ Modbus TCP + Ethernet-APL</li> </ul>	→  128

配套调试工具	操作设备	接口	附加信息
FieldCare SFE500	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>CDI-RJ45 服务接口</li> <li>WLAN 接口</li> <li>现场总线通信</li> </ul>	→ 128
Field Xpert	SMT70/77/50	<ul style="list-style-type: none"> <li>所有总线接口</li> <li>WLAN 接口</li> <li>蓝牙</li> <li>CDI-RJ45 服务接口</li> </ul>	《操作手册》BA01202S 设备描述文件： 使用手操器的更新功能

 可以使用基于 FDT 技术的其他调试软件操作仪表，带设备驱动，例如 DTM/iDTM 或 DD/EDD。上述调试软件来自不同的制造商。允许集成至下列调试软件中：

- 罗克韦尔自动化 FactoryTalk AssetCentre (FTAC) → [www.rockwellautomation.com](http://www.rockwellautomation.com)
- 西门子过程设备管理器 (PDM) → [www.siemens.com](http://www.siemens.com)
- 艾默生资产管理解决方案 (AMS) → [www.emersonprocess.com](http://www.emersonprocess.com)
- 艾默生 FieldCommunicator 375/475 → [www.emersonprocess.com](http://www.emersonprocess.com)
- 艾默生 TREX → [www.emerson.com](http://www.emerson.com)
- 霍尼韦尔现场设备管理器 (FDM) → [www.process.honeywell.com](http://www.process.honeywell.com)
- 横河 FieldMate → [www.yokogawa.com](http://www.yokogawa.com)
- PACTWare → [www.pactware.com](http://www.pactware.com)

登陆网站下载设备描述文件：[www.endress.com](http://www.endress.com) → 资料下载区

### 网页服务器

使用内置网页服务器的网页浏览器通过 Ethernet-APL、通过服务接口 (CDI-RJ45) 或通过 WLAN 接口操作和设置设备。操作菜单的结构与现场显示单元相同。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，可用于监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

WLAN 连接只适用带 WLAN 接口的设备 (可以单独订购)：订购选项“显示；操作”，选型代号 G“四行背光显示；光敏键操作+WLAN”。设备相当于接入点，与计算机或移动手操器通信。

#### 支持功能

操作设备 (例如笔记本电脑) 与测量仪表间的数据交换：

- 上传测量仪表的设置 (XML 格式，备份设置)
- 在测量仪表中保存设置 (XML 格式，复位设置)
- 输出事件列表 (.csv 文件)
- 输出参数设定值 (.csv 文件或 PDF 文件，归档记录测量点设置)
- 输出 Heartbeat Technology 心跳技术验证日志 (PDF 文件，需要同时订购“心跳自校验” → 124 应用软件包)
- 烧录固件，例如进行设备固件升级
- 下载驱动程序，用于系统集成
- 最多显示 1000 个已保存的测量值 (需要同时订购扩展 HistoROM 应用软件包 → 124)

### HistoROM 数据管理

测量仪表提供 HistoROM 数据管理功能。HistoROM 数据管理包括存储和导入/导出关键设备和过程参数，确保操作和服务更加可靠、安全和高效。

 出厂时，设置参数的工厂设定值储存在仪表存储单元中，用于备份。更新后的数据记录可以覆盖此储存数据，例如调试后。

#### 数据存储方式的详细说明

提供有四类数据存储单元，将参数存储在设备中：

	HistoROM 备份	T-DAT	S-DAT
适用数据	<ul style="list-style-type: none"> <li>事件日志，例如诊断事件</li> <li>参数值备份记录</li> <li>设备固件应用软件包</li> <li>系统集成驱动程序，通过网页服务器导出，例如：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>GSD，适用于 PROFIBUS DP</li> <li>GSD，适用于 PROFIBUS PA</li> <li>GSD，适用于 PROFINET</li> <li>EDS，适用于 EtherNet/IP</li> <li>DD，适用于 FOUNDATION Fieldbus</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>测量值日志 (“扩展 HistoROM”订购选项)</li> <li>当前参数值记录 (固件实时使用)</li> <li>指标 (最小值/最大值)</li> <li>累积量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>传感器参数：例如公称口径</li> <li>序列号</li> <li>标定信息</li> <li>设备设置 (例如软件选项、固定 I/O 或多路 I/O)</li> </ul>
存储位置	固定安装在计算机接线腔中的用户接口板上	可以插入计算机接线腔中的用户接口板上	安装在变送器颈部的传感器插头中

## 数据备份

### 自动

- 大多数重要设备参数（传感器和变送器）均自动保存在 DAT 模块中
- 更换变送器或测量设备时：一旦 T-DAT 中储存的先前设备参数被更改，新测量设备立即正常工作
- 更换传感器时：一旦传感器被替换，新传感器参数由测量设备的 S-DAT 中传输，测量设备立即再次正常工作
- 更换电子模块时（例如 I/O 电子模块）：一旦电子模块被更换，模块中的软件便会与当前设备固件进行比对。如需要，更新或降低模块中的软件版本号。随后即可使用电子模块，不会出现兼容性问题。

### 手动

内置设备存储单元 HistoROM 中备份其他参数记录（完整参数设定值）：

- 数据备份功能  
备份和随后恢复设备存储单元 HistoROM 备份
- 数据比对功能  
比对当前设备设置和设备存储单元 HistoROM 备份的设备的设置

## 数据传输

### 手动

- 通过指定调试软件的导出功能将设备设置传输至另一台设备中，例如使用 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器：复制设置或归档储存（例如用于备份）
- 通过网页服务器传输驱动程序，用于系统集成，例如：
  - GSD 文件，适用 PROFIBUS DP
  - GSD 文件，适用 PROFIBUS PA
  - GSD 文件，适用 PROFINET
  - EDS 文件，适用 EtherNet/IP
  - DD 文件，适用 FOUNDATION Fieldbus

## 事件列表

### 自动

- 在事件列表中按照时间先后顺序最多显示 20 条事件信息
- 使用扩展 HistoROM 应用软件包时(订购选项)：在事件列表中最多显示 100 条事件信息及其时间戳、纯文本说明和补救措施
- 通过不同的接口和调试工具(例如：DeviceCare、FieldCare 或 Web 服务器)可以导出和显示事件列表

## 数据日志

### 手动

使用扩展 HistoROM 应用软件包时（订购选项）：

- 记录 1..4 个通道，最多 1000 个测量值（每个通道最多 250 个测量值）
- 用户自定义记录间隔时间
- 通过不同的接口和调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器）可以输出测量值

## 证书与认证

产品证书与认证的最新信息进入产品主页查询 ([www.endress.com](http://www.endress.com))：

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择资料下载。

### CE 标志

设备符合欧盟指令的法律要求。详细信息参见相应 EU 符合性声明和适用标准。

Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

### UKCA 认证

设备满足英国的适用法规要求（行政法规）。详细信息参见 UKCA 符合性声明和适用标准。

Endress+Hauser 确保粘贴有 UKCA 标志的设备（在订购选项中选择 UKCA 认证）均成功通过了所需评估和测试。

Endress+Hauser 英国分公司的联系地址:  
 Endress+Hauser Ltd.  
 Floats Road  
 Manchester M23 9NF  
 United Kingdom  
[www.uk.endress.com](http://www.uk.endress.com)

**RCM 标志**

测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局 (ACMA)”制定的 EMC 标准。

**防爆认证**

《安全指南》(XA)文档中提供危险区域中使用的设备信息和相关安全指南。铭牌上提供参考文档信息。

 防爆手册(Ex)中包含所有相关防爆参数，咨询 Endress+Hauser 当地销售中心可以免费获取该文档。

**卫生合规认证**

- 3A 认证
  - 仅订购选项“附加认证”中选择选型代号 LP “3A”的仪表型号通过 3A 认证。
  - 测量仪表通过 3A 认证。
  - 安装测量仪表时，确保测量仪表外部无残留液体积聚。必须遵照 3A 认证要求安装远传显示单元。
  - 遵照 3A 认证要求安装附件（例如热夹套、防护罩、墙装架）。每个附件均可单独清洗。特殊情况下可能需要拆卸设备。
- FDA CFR 21 认证
- 食品接触材料法规 (EC) 1935/2004
- 食品接触材料法规 GB 4806
- 选择材料类型时，必须遵守食品接触材料法规的要求。

 遵守特殊安装指南。

**药物相容性试验**

- FDA 21 CFR 177
- USP <87>
- USP <88> Cl. VI 121 °C
- TSE/BSE 适用性证书
- cGMP  
 仪表型号（订购选项“测试，证书”，选型代号 JG “cGMP 合规要求及声明”）符合 cGMP 认证要求，涵盖接液部件表面光洁度、结构设计、FDA 21 CFR 材料合规认证、USP Cl. VI 测试和 TSE/BSE 合规认证。  
 声明中附有产品序列号。

**功能安全**

测量仪表可以用作流量监控系统（低限 (min)、高限 (max)、量程范围内），最高安全等级为 SIL 2（单通道设备；订购选项“附加认证”，选型代号 LA）和最高安全等级为 SIL 3（同构冗余的多通道设备），通过独立认证，符合 IEC 61508 标准。

可以进行下列安全设备监测：

- 质量流量
- 体积流量
- 密度

 功能安全手册中列举了 SIL 设备的信息 →  129

**HART 认证**

**HART 接口**

测量设备成功通过现场通信组织认证，完全符合以下标准的要求：

- HART 7 认证
- 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用（互可操作性）

**FOUNDATION Fieldbus 认证**

**FOUNDATION Fieldbus 接口**

测量仪表成功通过现场通信组织认证。测量系统满足下列标准的所有要求：

- FOUNDATION Fieldbus H1 认证
- 互可操作性测试 (ITK)，修订版本号 6.2.0（可提供仪表认证号）
- 物理层一致性测试
- 仪表可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用（互可操作性）

**认证: PROFIBUS****PROFIBUS 接口**

测量设备通过 PROFIBUS 用户组织 (PNO) 的认证和注册。测量系统完全满足以下标准的要求:

- PA Profile 3.02 认证
- 设备可与其他制造商的认证设备配套使用 (互操作性)

**工业以太网(EtherNet/IP)认证**

测量设备通过 ODVA (开放式设备网络供货商协会)的认证和注册。测量系统满足下列标准的所有要求:

- 符合 ODVA 符合性测试
- 工业以太网(EtherNet/IP)性能测试
- 工业以太网(EtherNet/IP)互操作性认证
- 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用(互可操作性)

**PROFINET 认证****PROFINET 接口**

测量仪表通过 PROFIBUS 用户组织 (PNO) 的认证和注册。测量系统完全满足以下标准的要求:

- 认证符合:
  - PROFINET 设备的测试规范
  - PROFINET 网络负载等级 2 100 Mbit/s
- 设备可以与其他供应商生产的认证设备配套使用 (互可操作性)
- 设备支持 PROFINET S2 系统冗余。

**PROFINET + Ethernet-APL 认证****PROFINET 接口**

测量仪表通过 PROFIBUS 用户组织 (PNO) 的认证和注册。测量系统完全满足以下标准的要求:

- 认证标准:
  - PROFINET 设备的测试规范
  - PROFINET PA Profile 4.02 规范
  - PROFINET 网络负荷耐久性等级 2, 10 Mbit/s
  - APL 一致性测试
- 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用 (互操作性)
- 设备支持 PROFINET S2 系统冗余。

**无线电认证**

测量仪表通过无线电认证。



无线电认证的详细信息参见《特殊文档》→ 130

**其他认证****CRN 认证**

部分设备型号通过 CRN 认证。CRN 认证设备必须订购经过 CSA 批准的 CRN 认证过程连接。

**测试和证书**

- 射线无损探伤 ISO 10675-1 ZG1 (RT)、过程连接、焊缝、测试报告
- 射线无损探伤 ASME B31.3 NFS (RT)、过程连接、焊缝、测试报告
- 射线无损探伤 ASME VIII Div.1 (RT)、过程连接、焊缝、测试报告
- 射线无损探伤 NORSOK M-601 (RT)、过程连接、焊缝、测试报告
- 射线无损探伤 ISO 10675-1 ZG1 (DR)、过程连接、焊缝、测试报告
- 射线无损探伤 ASME B31.3 NFS (DR)、过程连接、焊缝、测试报告
- 射线无损探伤 ASME VIII Div.1 (DR)、过程连接、焊缝、测试报告
- 射线无损探伤 NORSOK M-601 (DR)、过程连接、焊缝、测试报告
- EN10204-3.1 材料证书, 接液部件
- 压力测试, 内部程序, 测试报告 (订购选项“测试, 证书”, 选型代号 JB)
- ISO4287/Ra 表面光洁度测试 (接液部件), 测试报告 (选型代号 JE)
- PMI 测试 (材料内元素含量检测), 内部程序 (接液部件), 测试报告 (选型代号 JK)
- cGMP 声明及合规要求 (选型代号 JG)

**焊接连接测试**

选型代号	测试标准				测试程序
	ISO 10675-1 AL1	ASME B31.3 NFS	ASME VIII Div.1	NORSOK M-601	
KE	x				RT
KI		x			RT

选型代号	测试标准				测试程序
	ISO 10675-1 AL1	ASME B31.3 NFS	ASME VIII Div.1	NORSOK M-601	
KN			x		RT
KS				x	RT
K5	x				DR
K6		x			DR
K7			x		DR
K8				x	DR
RT = 射线探伤、DR = X 射线 所有选型代号均提供测试报告					

**外部标准和指南**

- EN 60529  
外壳防护等级 (IP 等级)
- IEC/EN 60068-2-6  
环境影响: 测试步骤 - Fc 测试: 振动 (正弦波)。
- IEC/EN 60068-2-31  
环境影响: 试验步骤 - Ec 试验: 粗率操作造成的冲击 (主要用于设备型样品)。
- EN 61010-1  
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - 常规要求
- GB30439.5  
工业自动化产品安全要求 - 第 5 部分: 流量计安全要求
- EN 61326-1/-2-3  
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - EMC 要求
- NAMUR NE 21  
工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性 (EMC)
- NAMUR NE 32  
带微处理器的现场控制仪表在电源故障时的数据保留
- NAMUR NE 43  
带模拟量输出信号的数字变送器故障信号水平标准。
- NAMUR NE 53  
带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件
- NAMUR NE 105  
通过现场设备设计软件集成现场总线设备规范
- NAMUR NE 107  
现场型设备的自监控和自诊断。
- NAMUR NE 131  
标准应用中的现场设备要求
- NAMUR NE 132  
科里奥利质量流量计
- ETSI EN 300 328  
2.4 GHz 无线电部件的指南
- EN 301489  
电磁兼容性和无线电频谱管理 (ERM)。

**订购信息**

详细的订购信息可从距离您最近的销售机构 [www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com) 或通过 [www.endress.com](http://www.endress.com) 的产品选型软件获取:

1. 使用过滤器和搜索框选择产品。
2. 打开产品主页。

### 3. 选择 Configuration。



#### 产品选型软件：产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备类型：直接输入测量点参数，例如：测量范围或显示语言
- 自动校验排他选项
- 自动生成订货号及其明细，PDF 文件或 Excel 文件输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

#### 软件变更历史

发布日期	基本型号	文档资料
01.05.2018	8A5C	TI01375D



详细信息请咨询当地销售中心，或登录网址查询：

[www.service.endress.com](http://www.service.endress.com) → 资料下载

## 应用软件包

多种不同类型的应用软件包可选，以提升仪表的功能性。基于安全角度考虑，或为了满足特定应用条件要求，需要使用此类应用软件包。

可以随表订购 Endress+Hauser 应用软件包，也可以日后单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页订购：  
[www.endress.com](http://www.endress.com)。



应用软件包的详细信息参见：  
《特殊文档》→ 129

#### 诊断功能

订购选项“应用软件包”，选型代号 EA “扩展 HistoROM”

包括扩展功能，例如事件日志、开启测量值存储单元。

事件日志：

存储容量可扩展，从 20 条事件日志（基本型）扩展至 100 条事件日志。

数据记录（在线记录仪）：

- 最多可以存储 1000 个测量值。
- 4 个存储模块均可输出 250 个测量值。用户可以确定或设置记录间隔时间。
- 通过现场显示单元或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器）可以查看测量值日志。



详细信息参见设备《操作手册》。

#### Heartbeat Technology 心跳技术

订购选项“应用软件包”，选型代号 EB“心跳自校验 + 心跳自监测”

##### 心跳自校验

满足 DIN ISO 9001:2015 章节 7.6 a)溯源认证要求“监视和测量设备的控制”。

- 无需中断过程即可对已安装点进行功能测试。
- 按需提供溯源校验结果，包括报告。
- 通过现场操作或其他操作界面简单进行测试。
- 清晰的测量点评估（通过/失败），在制造商规格范围内具有较高的总测试覆盖率。
- 基于操作员风险评估延长标定间隔时间。

##### 心跳自监测

向外部监测系统连续提供测量原理特征参数监控数据，用于预维护或过程分析。此类参数有助于操作员：

- 得出结论：使用此类数据和有关过程影响因素（例如腐蚀、磨损、粘附等）在一段时间内对测量性能所产生影响的其他信息。
- 及时安排服务计划。
- 监测过程或产品质量，例如气穴。



Heartbeat Technology 心跳技术的详细信息：  
《特殊文档》→ 129

#### 浓度测量

订购选项“应用软件包”，选型代号 ED “浓度测量”

计算和输出流体浓度。

使用“浓度测量应用软件包”将密度测量值转换成两种物质混合液的浓度：

- 选择预设置流体（例如不同糖溶液、酸液、碱液、盐液、乙醇等）。
- 标准应用中的常用单位或用户自定义单位（°Brix、°Plato、百分比质量、百分比体积、mol/l 等）。
- 基于用户自定义表格计算浓度。

 详细信息参见设备《特殊文档》。

## 特殊密度

订购选项“应用软件包”，选型代号 EE “特殊密度”

在许多应用场合中密度是关键测量参数，用于监控品质和控制过程。设备测量流体密度，供控制系统使用。

“特殊密度”应用软件包在扩展密度和温度范围内进行高精度密度测量，特别适用过程条件多变的应用场合。

随箱提供的校准证书包含下列信息：

- 空气中的密度测量性能
- 不同密度液体介质中的密度测量性能
- 不同温度下水中的密度测量性能

 详细信息参见设备《操作手册》。

## OPC-UA 服务器

订购选项“应用软件包”，选型代号 EL “OPC-UA 服务器”

应用软件包提供内置 OPC-UA 服务器，针对 IoT 和 SCADA 应用场合提供完整设备服务。

 详细信息参见设备《特殊文档》。

## 附件

Endress+Hauser 提供多种设备附件，以满足不同用户的需求。附件可以随设备一同订购，也可以单独订购。具体订货号信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登陆 Endress+Hauser 公司网站的产品主页查询：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

## 设备专用附件

### 变送器附件

附件	说明
变送器 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proline 500 (数字)</li> <li>▪ Proline 500</li> </ul>	替换或备用变送器。通过订货号确定以下规格参数信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 认证</li> <li>▪ 输出</li> <li>▪ 输入</li> <li>▪ 显示/操作</li> <li>▪ 外壳</li> <li>▪ 软件</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li> Proline 500 (数字) 变送器： 订货号：8X5BXX-*****A</li> <li>▪ Proline 500 变送器： 订货号：8X5BXX-*****B</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li> 更换用 Proline 500 变送器： 订购时必须提供当前变送器的序列号。输入序列号，新变送器可以直接使用老变送器的设备专用参数（例如校准系数）。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li> Proline 500 (数字) 变送器：《安装指南》EA01151D</li> <li>▪ Proline 500 变送器：《安装指南》EA01152D</li> </ul>

外接 WLAN 天线	外接 WLAN 天线，带 1.5 m (59.1 in) 连接电缆和两个角型安装架。订购选项“安装附件”，选型代号 P8“宽域无线天线”。  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 卫生应用场合禁止使用外接 WLAN 天线。</li> <li>▪ WLAN 接口的详细信息→ 116。</li> </ul>  订货号：71351317  《安装指南》EA01238D
管装套件	变送器的管装套件。  Proline 500 (数字) 变送器 订货号：71346427  《安装指南》EA01195D  Proline 500 变送器 订货号：71346428
防护罩 变送器 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proline 500 (数字)</li> <li>▪ Proline 500</li> </ul>	保护测量仪表，使其免受气候条件的影响，例如雨水、直接高温日晒。  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proline 500 (数字) 变送器              订货号：71343504</li> <li>▪ Proline 500 变送器              订货号：71343505</li> </ul>  《安装指南》EA01191D
显示屏保护盖 Proline 500 (数字)	保护显示屏，使其免受冲击或在沙漠地区被沙石刮伤。  订货号：71228792  《安装指南》EA01093D
连接电缆 Proline 500 (数字) 传感器 - 变送器	连接电缆可以同测量仪表一同订购（订购选项“传感器连接电缆”）或作为附件订购（订货号：DK8012）。 提供下列电缆长度：订购选项“传感器连接电缆” <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选型代号 B：20 m (65 ft)</li> <li>▪ 选型代号 E：用户自定义电缆长度，不超过 50 m</li> <li>▪ 选型代号 F：用户自定义电缆长度，不超过 165 ft</li> </ul>  Proline 500 (数字) 变送器的最大允许电缆长度：300 m (1000 ft)
连接电缆 Proline 500 传感器 - 变送器	连接电缆可以同测量仪表一同订购（订购选项“传感器连接电缆”），或作为附件单独订购（订货号：DK8012）。 提供下列电缆长度：订购选项“传感器连接电缆” <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选型代号 1：5 m (16 ft)</li> <li>▪ 选型代号 2：10 m (32 ft)</li> <li>▪ 选型代号 3：20 m (65 ft)</li> </ul>  Proline 500 变送器的最大允许电缆长度：20 m (65 ft)

传感器

附件	说明
热夹套	<p>用于稳定传感器内的流体温度。水、水蒸汽和其他非腐蚀性液体均为允许使用的流体。</p> <p> 如果使用油作为伴热介质，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 同测量设备一起订购时： 订购选项“安装附件” <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选型代号 RB “热夹套，G 1/2"内螺纹”</li> <li>▪ 选型代号 RD “热夹套，NPT 1/2"内螺纹”</li> </ul> </li> <li>▪ 日后订购时： 使用带产品基本型号的订货号：DK8003。</li> </ul> <p> 《特殊文档》SD02173D</p>
传感器安装支座	<p>墙装、台面安装和管装。</p> <p> 订货号：71392563</p>

通信专用附件

附件	说明
Commubox FXA195 HART	<p>通过 USB 接口实现与 FieldCare 间的本安 HART 通信。</p> <p> 《技术资料》TI00404F</p>
HART 回路转换器 HMX50	<p>计算动态 HART 过程参数，并将其转换成模拟量电流信号或限值。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI00429F</li> <li>▪ 《操作手册》BA00371F</li> </ul> </p>
Fieldgate FXA42	<p>传输连接的 4...20 mA 模拟式测量仪表和数字式测量仪表的测量值</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01297S</li> <li>▪ 《操作手册》BA01778S</li> <li>▪ 产品主页：<a href="http://www.endress.com/fxa42">www.endress.com/fxa42</a></li> </ul> </p>
Field Xpert SMT50	<p>Field Xpert SMT50 平板电脑用于设备组态设置，可以在非危险区中进行移动工厂资产管理，采用数字式通信方式，帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工作进度。</p> <p>平板电脑提供整套解决方案，预安装了驱动程序库，在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表，操作简单。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01555S</li> <li>▪ 《操作手册》BA02053S</li> <li>▪ 产品主页：<a href="http://www.endress.com/smt50">www.endress.com/smt50</a></li> </ul> </p>
Field Xpert SMT70	<p>平板电脑 Field Xpert SMT70 用于设备组态设置，可以在危险区和非危险区中进行移动工厂资产管理。采用数字式通信方式，帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工作进度。</p> <p>平板电脑提供整套解决方案，预安装了驱动程序库，在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表，操作简单。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01342S</li> <li>▪ 《操作手册》BA01709S</li> <li>▪ 产品主页：<a href="http://www.endress.com/smt70">www.endress.com/smt70</a></li> </ul> </p>
Field Xpert SMT77	<p>平板电脑 Field Xpert SMT77 用于设备组态设置，可以在分类为防爆 1 区的区域进行移动工厂资产管理。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01418S</li> <li>▪ 《操作手册》BA01923S</li> <li>▪ 产品主页：<a href="http://www.endress.com/smt77">www.endress.com/smt77</a></li> </ul> </p>

## 服务专用附件

附件	说明
Applicator	<p>Endress+Hauser 测量仪表的选型计算软件:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择符合工业要求的测量仪表</li> <li>计算所有所需参数, 优化流量计设计, 例如公称口径、压损、流速和测量精度。</li> <li>图形化显示计算结果</li> <li>确定部分订货号。在项目的整个生命周期内管理、记录和访问所有与项目有关的数据和参数。</li> </ul> <p>Applicator 软件的获取途径: 网址: <a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></p>
Netilion	<p>IIoT 生态系统: 解锁知识</p> <p>Endress+Hauser 通过 Netilion IIoT 生态系统优化工厂绩效、实现工作流程数字化、共享知识以及提升协作能力。</p> <p>Endress+Hauser 在过程自动化领域拥有数十年丰富经验, 为过程工业提供能够获得数据洞察力的 IIoT 生态系统。使用这些洞察可优化过程, 提高工厂可用性、生产效率和可靠性, 从而增加工厂收益。</p> <p><a href="http://www.netilion.endress.com">www.netilion.endress.com</a></p>
FieldCare	<p>Endress+Hauser 基于 FDT 的工厂资产管理工具。</p> <p>设置工厂中的所有智能现场设备, 帮助用户进行设备管理。基于状态信息, 简单高效地检查设备状态及状况。</p> <p> 《操作手册》BA00027S 和 BA00059S</p>
DeviceCare	<p>连接和设置 Endress+Hauser 现场设备的调试软件。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>《技术资料》: TI01134S</li> <li>《推广彩页》: IN01047S</li> </ul></p>

## 系统产品

附件	说明
Memograph M 图形显示数据管理仪	<p>Memograph M 图形显示数据管理仪提供所有相关的过程变量信息。正确记录测量值, 监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内部存储器、SD 卡或 U 盘中。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>《技术资料》TI00133R</li> <li>《操作手册》BA00247R</li> </ul></p>
Cerabar M	<p>压力变送器, 用于测量气体、蒸汽和液体的绝压和表压。可以读取工作压力值。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>《技术资料》TI00426P 和 TI00436P</li> <li>《操作手册》BA00200P 和 BA00382P</li> </ul></p>
CerabarS	<p>压力变送器, 用于测量气体、蒸汽和液体的绝压和表压。可以读取工作压力值。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>《技术资料》TI00383P</li> <li>《操作手册》BA00271P</li> </ul></p>
iTEMP	<p>温度变送器, 适用所有应用场合, 可以测量气体、蒸汽和液体的温度。可以读取介质温度。</p> <p> 《应用手册》FA00006T</p>

## 文档资料



配套技术文档资料的查询方式如下:

- 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): 输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中: 输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

## 标准文档资料



半标准选项的补充信息请参见 TSP 数据库中的相关《特殊文档》。

## 简明操作指南

## 传感器的《简明操作指南》

测量仪表	文档资料代号
Proline Promass A	KA01282D

## 变送器的《简明操作指南》

测量仪表	文档资料代号				
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485
Proline 500 (数字)	KA01315D	KA01233D	KA01392D	KA01390D	KA01319D
Proline 500	KA01314D	KA01291D	KA01391D	KA01389D	KA01318D

## 变送器的《简明操作指南》

测量仪表	文档资料代号			
	EtherNet/IP	PROFINET	PROFINET + Ethernet-APL	Modbus TCP
Proline 500 (数字)	KA01346D	KA01351D	KA01521D	KA01737D
Proline 500	KA01347D	KA01350D	KA01520D	KA01736D

## 操作手册

测量仪表	文档资料代号				
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485
Promass A 500	BA01817D	BA01883D	BA01869D	BA01870D	BA01884D

测量仪表	文档资料代号			
	EtherNet/IP	PROFINET	PROFINET + Ethernet-APL	Modbus TCP
Promass A 500	BA01885D	BA01886D	BA02121D	BA01884D

## 仪表功能描述

测量仪表	文档资料代号				
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485
Promass 500	GP01060D	GP01096D	GP01061D	GP01137D	GP01062D

测量仪表	文档资料代号			
	EtherNet/IP	PROFINET	PROFINET + Ethernet-APL	Modbus TCP + Ethernet-APL
Promass 500	GP01120D	GP01121D	GP01173D	GP01236D

## 设备配套文档资料

## 安全指南

《安全指南》是危险区中使用的电气设备的标准文档资料。

## 功能安全手册

内容	文档资料代号
Proline Promass 500	SD01729D

## 特殊文档

内容	文档资料代号
压力设备指令	SD01614D
无线电认证 (A309/A310 显示单元的 WLAN 接口)	SD01793D
OPC UA 服务器 <sup>1)</sup>	SD02040D
Modbus TCP 系统集成	SD03383D

1) 仅适用 HART 型设备

内容	文档资料代号				
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485
网页服务器	SD01666D	SD01669D	SD01668D	SD02232D	SD01667D
Heartbeat Technology 心跳技术	SD01643D	SD01608D	SD01705D	SD02203D	SD01704D
浓度测量	SD01645D	SD01709D	SD01711D	SD02213D	SD01710D
气泡处理功能	SD02584D	-	-	-	SD02584D

内容	文档资料代号			
	PROFINET	EtherNet/IP	PROFINET + Ethernet-APL	Modbus TCP
网页服务器	SD01971D	SD01970D	SD02769D	-
Heartbeat Technology 心跳技术	SD01989D	SD01983D	SD02732D	SD03351D
浓度测量	SD02007D	SD02006D	SD02736D	SD03355D
气泡处理功能	SD02584D	-	SD02584D	SD02584D

## 安装指南

内容	说明
备件套件和附件的安装指南	相关文档资料代号与配套附件一起列出。→ 125。

## 注册商标

**HART®**

FieldComm Group 的注册商标 (美国德克萨斯州奥斯汀)

**PROFIBUS®**

PROFIBUS 用户组织的注册商标 (德国卡尔斯鲁厄)

**FOUNDATION™ Fieldbus**

现场通信组织的申请中注册商标 (美国德克萨斯州奥斯汀)

**Modbus®**

施耐德工业自动化有限公司的注册商标

**EtherNet/IP™**

ODVA 组织的注册商标

**Ethernet-APL™**

PROFIBUS 用户组织的注册商标 (德国卡尔斯鲁厄)

**PROFINET®**

PROFIBUS 用户组织的注册商标 (德国卡尔斯鲁厄)

**TRI-CLAMP®**

Ladish 公司的注册商标 (美国基诺沙)



71750283

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---