

技术资料

iTHERM ModuLine TM112

模块化工业温度计



英制热电阻 (RTD) 或热电偶 (TC) 温度计，在工业环境中应用广泛

应用

- 应用广泛
- 测量范围: $-200 \dots +1100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-328 \dots +2012\text{ }^{\circ}\text{F}$)
- 最大压力: 75 bar (1088 psi)

优势

- 用户能够轻松可靠地完成从产品选型到维护的系列操作
- iTHERM 铠装芯子: 全溯源生产, 稳定的高产品质量, 保证可靠测量值
- iTHERM QuickSens: 极短响应时间 (1.5 s), 优化过程控制
- iTHERM StrongSens: 优秀的抗振性 (60g), 保证最高装置安全性
- 通过多项国际防爆认证: 例如 ATEX、IECEX、CSA 和 INMETRO; 满足功能安全 (SIL) 认证要求
- 配备 iTEMP 温度变送器, 支持所有通用通信协议, 可选 Bluetooth® 蓝牙连接



目录

功能与系统设计	3	订购信息	34
iTHERM ModuLine	3	附件	34
测量原理	4	服务专用附件	34
测量系统	4	在线工具	35
模块化结构	5	系统产品	35
输入	6	文档资料	35
测量变量	6		
测量范围	6		
输出	6		
输出信号	6		
温度变送器系列	6		
电源	7		
接线端子分配	7		
接线端子	10		
电缆入口	10		
过电压保护	16		
性能参数	16		
参考操作条件	16		
最大测量误差	17		
环境温度的影响	18		
自热	18		
响应时间	18		
标定	19		
绝缘电阻	19		
安装	19		
安装方向	19		
安装指南	20		
环境条件	21		
环境温度范围	21		
储存温度	21		
湿度	21		
气候等级	21		
防护等级	21		
抗冲击性和抗振性	21		
电磁兼容性 (EMC)	22		
过程条件	22		
过程温度范围	22		
过程压力范围	22		
机械结构	22		
设计及外形尺寸	22		
重量	24		
材质	24		
过程连接	25		
铠装芯子	26		
表面光洁度	27		
接线盒	27		
证书和认证	34		

功能与系统设计

iTHERM ModuLine 属于模块化工业温度计产品系列。

选择温度计型号时需要综合考虑多个因素：

保护套管	直接接液测量 - 无保护套管	棒材保护套管
设备类型	英制	
温度计	TM112  A0055122	TM152  A0052360
FLEX 段	E	E
特点	iTHERM StrongSens 和 iTHERM QuickSens 铠装芯子	■ iTHERM StrongSens 和 iTHERM QuickSens 铠装芯子 ■ iTHERM QuickNeck 快速连接 ■ iTHERM TwistWell 保护套管 ■ 响应时间短 ■ 双重密封技术 ■ 双腔室外壳
防爆场合应用		

测量原理

热电阻 (RTD)

采用符合 IEC 60751 标准的 Pt100 作为温度传感器。温度传感器为温度敏感铂电阻，0 °C (32 °F) 时的阻值为 100Ω，温度系数 α 为 0.003851 °C⁻¹。

以下两种铂热电阻温度计最为常见：

- **绕线式 (WW) 热电阻 WW：**在此类温度计中，两根高纯度铂丝在陶瓷载体内绕制而成。陶瓷保护层密封载体顶部和底部的铂丝。此类热电阻温度计具有高测量重复性，温度高达 600 °C (1112 °F) 时，仍能保证电阻-温度关系的高长期稳定性。此类传感器体积较大，对振动也比较敏感。
- **薄膜式 (TF) 热电阻：**在真空状态下，高纯度的铂附着在陶瓷基板上，形成约 1 μm 厚度的铂膜。通过激光刻制，构成的铂导体回路形成测量电阻。铂导体上有覆盖层和钝化层，即使在高温下也能可靠防护污染和氧化。

同绕线式热电阻相比，薄膜式热电阻体积更小、抗振性更好。需要注意的是，得益于其工作原理，薄膜式热电阻在高温工况下的电阻/温度特性偏差通常较小（对比 IEC 60751 标准列举的参数）。因此在温度接近大约 300 °C (572 °F) 的工况下，只有薄膜式传感器能够满足 IEC 60751 标准定义的 A 类允差要求。

热电偶 (TC)


热电偶结构简单，坚固耐用。热电偶传感器基于塞贝克 (Seebeck) 效应进行温度测量。两种不同的导体连接成闭合回路。只要两结点处的温度不同，回路中就会出现微小的电压差。此电压差被称之为热电压或热电动势 (emf.)。大小与两个导体的材料，以及“测量点”（两个导体的接合点）和“冷端”（导体开路末端）间的温度差相关。因此，热电偶通常仅用于温度差测量。已知冷端温度，或单独进行温度测量并补偿后，可以测得测量点的绝对温度。IEC 60584 标准和 ASTM E230/ANSI MC96.1 标准列举了常见的热电偶导体材料组合和相应的热电压/温度特性。

测量系统

Endress+Hauser 为温度测量点提供经优化的全套系统产品，帮助用户实现测量点的无缝集成。包括：

- 供电单元/安全栅
- 显示单元
- 过电压保护

 详细信息参见《系统产品：完整测量点解决方案》手册 (FA00016K)



A0035235

图 1 应用实例，包含其他 Endress+Hauser 产品的测量点示意图

- 1 安装就位的 iTHERM 温度计，HART®通信方式
- 2 RIA 产品系列中的回路显示仪。回路显示仪接入电路中，以数字形式显示测量信号或 HART®过程变量。回路显示仪无需外接电源，由电流回路供电。
- 3 RN 系列有源安全栅 - 有源安全栅 (17.5 V_{DC}, 20 mA) 提供电气隔离的输出信号，为回路供电的变送器供电。通用电源的输入电压为 24...230 V AC/DC, 0/50/60 Hz，可以在所有国际电网中使用。
- 4 通信方式实例：HART®通信（手操器）、FieldXpert、Commubox FXA195（通过 USB 接口实现与 FieldCare 间的本安 HART®通信）
- 5 FieldCare 是基于 FDT 技术的 Endress+Hauser 工厂资产管理软件，详细信息参见“附件”章节。

模块化结构




图 2 温度计直接接液测量

- 1 螺纹过程连接，带短延长颈
- 2 卡套螺纹连接型温度计
- 3 螺纹过程连接，带延长颈

结构示意图	选项	
	1: 接线盒	多种材质的接线盒：铝、聚酰胺或不锈钢 优势： - 接线盒底部凹槽设计，方便接线操作： - 使用更便捷 - 安装和维护更经济 - 选配显示单元：现场回路显示仪提升了可靠性
	2: 接线、电气连接、输出信号	- 陶瓷端子接线块 - 飞线 - 模块化温度变送器（4...20 mA HART®、PROFINET® + Ethernet-APL、IO-Link®、PROFIBUS® PA、FOUNDATION™ Fieldbus），单通道型或双通道型 - 插拔式显示单元
	3: 连接头或电缆密封头	- PROFIBUS® PA/FOUNDATION™ Fieldbus/PROFINET®/IO-Link®连接头，四针 - 八针插头 - 聚酰胺、铝材质电缆密封头
	4: 延长颈	多种延长颈配置 - 无延长颈（无固定过程连接） - 固定延长颈（固定过程连接的最小延长颈长度） - 焊接延长颈（可选长度）
	5: 过程连接	外螺纹和卡套螺纹过程连接
	6: 铠装芯子 6a: iTHERM QuickSens 6b: iTHERM StrongSens	铠装芯子直接接液，无需安装在保护套管中使用。铠装芯子焊接在过程连接上。因此芯子无法更换，且不能采用压簧式结构。但是，卡套螺纹连接型温度计的芯子可以更换。 传感器类型：绕线式（WW）和薄膜式（TF）热电阻；K型、J型或N型热电偶。铠装芯子直径：Ø3.175 mm (1/8 in)或Ø6.35 mm (1/4 in)，取决于保护套管末端类型或具体选型 优势： iTHERM QuickSens 铠装芯子：极短响应时间 - 快速完成测量，输出高精度测量结果，高过程安全性和高可控性 - 高性价比 - 支持极短插深，优化的介质流场，带来更好的产品保护 iTHERM StrongSens 铠装芯子：坚固耐用 - 抗振性高达 60 g：更长使用寿命，更高装置可用性，更低运行成本 - 全自动溯源生产：高产品质量，高过程安全性 - 高长期稳定性：测量值可靠，高系统安全等级

输入

测量变量	温度（线性温度传输）	
测量范围	取决于传感器类型	
	传感器类型	测量范围
	Pt100 薄膜式 (TF) 热电阻, 基本型	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)
	Pt100 薄膜式 (TF) 热电阻, iTHERM QuickSens 铠装芯子	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)
	Pt100 薄膜式 (TF) 热电阻, 标准型	-50 ... +400 °C (-58 ... +752 °F)
	Pt100 薄膜式 (TF) 热电阻, iTHERM StrongSens 铠装芯子, 抗振性 > 60 g	-50 ... +500 °C (-58 ... +932 °F)
	Pt100 绕线式 (WW) 热电阻, 扩展测量范围	-200 ... +600 °C (-328 ... +1112 °F)
	热电偶 (TC) , J 型	-40 ... +750 °C (-40 ... +1382 °F)
	热电偶 (TC) , K 型	-40 ... +1100 °C (-40 ... +2012 °F)
	热电偶 (TC) , N 型	

输出

输出信号	通常，选择下列两种方式之一传输测量值： ■ 传感器直接接线：不经过 iTEMP 变送器，直接传输传感器测量值。 ■ 通过所有通用协议选择适合的 iTEMP 变送器。  所有 iTEMP 变送器均直接安装在接线盒中，与传感器直接连接。
温度变送器系列	同直接传感器接线相比，安装 iTEMP 变送器的温度计提供了可直接安装的整套解决方案，测量精度和测量可靠性显著提升，同时降低了布线和维护成本。 4 ... 20 mA 模块化温度变送器 使用灵活，应用广泛，低库存需求。通过个人计算机可以快速便捷地进行 iTEMP 变送器的组态设置。登陆 Endress+Hauser 网站可以免费下载组态设置软件。 HART®模块化温度变送器 iTEMP 变送器为两线制设备，带有一路或两路测量输入信号和一路模拟量输出信号。通过 HART® 通信，设备能够传输转换后的热电阻和热电偶信号，以及电阻和电压信号。使用 FieldCare、DeviceCare 或 FieldCommunicator 375/475 等通用组态设置软件快速、轻松进行仪表操作、可视化和维护。可选的 Bluetooth®蓝牙接口，通过 Endress+Hauser SmartBlue (app) 实现远程测量值显示和设备组态设置。 PROFIBUS® PA 模块化温度变送器 iTEMP 通用可编程变送器，采用 PROFIBUS® PA 通信。将不同类型的输入信号转换成数字量输出信号。在整个环境温度范围内均能够实现高测量精度。PROFIBUS PA 功能和设备参数通过现场总线通信进行设置。 FOUNDATION Fieldbus™模块化温度变送器 iTEMP 通用可编程变送器，采用 FOUNDATION Fieldbus™通信。将不同类型的输入信号转换成数字量输出信号。在整个环境温度范围内均能够实现高测量精度。所有 iTEMP 变送器均可以在各类重要过程控制系统中使用。在 Endress+Hauser 系统实验室中进行集成测试。 PROFINET® + Ethernet-APL 通信型模块化温度变送器 iTEMP 两线制变送器带两路测量输入信号。通过 PROFINET®通信，设备不仅能够传输转换后的热电阻和热电偶信号，还可以传输电阻和电压信号。通过 IEEE 802.3cg 10BASE-T1 标准两线制以太网接口供电。iTEMP 变送器可以作为本安型电气设备安装防爆 1 区中。设备可以安装在符合 DIN EN 50446 标准的 B 类（平面）接线盒中使用。

IO-Link®模块化温度变送器

iTEMP 变送器采用 IO-Link®通信方式，带一路测量输入和一个 IO-Link®接口。得益于通过 IO-Link®实现的数字式通信，它提供可配置、简单、经济的解决方案。设备安装在符合 DIN EN 5044 标准的 B 类（平面）接线盒中。

iTEMP 变送器的优势:

- 带两路或一路传感器输入（适用于部分变送器型号）
- 可插拔显示单元（适用部分温度变送器型号）
- 在苛刻工况条件下具有优越的可靠性、高测量精度和长期稳定性
- 配备算术功能
- 温漂监测、传感器备份、传感器诊断功能
- 基于 Callendar van Dusen 系数（CvD）进行传感器-变送器匹配。

现场型温度变送器

现场型温度变送器支持 HART®、FOUNDATION Fieldbus™或 PROFIBUS® PA 通信，带背光显示屏。在远距离操作、强光照和夜间条件下轻松读数。支持大字号测量值显示、棒图显示和故障图标显示。优点如下：带两路传感器输入，在严苛工况下具有最高可靠性，配备算术功能、温漂监测、传感器备份和腐蚀检测功能。

电源

 传感器连接线芯末端带线鼻子。线鼻子的标称直径为 1.3 mm (0.05 in)。

接线端子分配

热电阻（RTD）传感器连接方式




图 3 安装的陶瓷端子接线块

- 1 三线制
- 2 2x 三线制连接
- 3 四线制
- 4 连接螺纹头





图 4 iTEMP TMT7x 或 iTEMP MT31 模块化温度变送器（单路传感器输入）


- 1 传感器输入（热电阻（RTD）信号）：四线制、三线制、两线制连接
- 2 电源/总线连接
- 3 显示单元连接或 CDI 接口



A0052495

图 5 iTEMP TMT36 模块化温度变送器（单路传感器输入）

- 1 传感器输入（热电阻（RTD）信号）：四线制、三线制、两线制连接
 2 显示单元连接
 L+ 18 ... 30 V_{DC} 电源
 L- 0 V_{DC} 电源
 C/Q IO-Link 通信或开关量输出




A0045466

图 6 iTEMP TMT8x 模块化温度变送器（两路传感器输入）

- 1 传感器输入 1（热电阻（RTD）信号）：三线制和四线制连接
 2 传感器输入 2（热电阻（RTD）信号）：三线制连接
 3 现场总线连接和电源
 4 显示单元连接


已安装现场型温度变送器：使用螺纹式接线端子



A0045732

图 7 iTEMP TMT162（双输入通道）

- 1 传感器输入 1（热电阻（RTD）信号）：三线制和四线制连接
 2 传感器输入 2（热电阻（RTD）信号）：三线制连接
 3 现场型温度变送器电源、4 ... 20 mA 模拟量输出或现场总线连接




A0045733

图 8 iTEMP TMT142B (单输入通道)


- 1 传感器输入 (热电阻 (RTD) 信号)
- 2 现场型温度变送器电源、4 ... 20 mA 模拟量输出、HART®通信信号
- 3 两线制连接
- 4 三线制连接
- 5 四线制连接

热电偶 (TC) 传感器连接方式



A0012700


图 9 已安装的热电偶陶瓷端子接线块。



A0045474

图 10 iTEMP TMT8x 模块化温度变送器 (两路传感器输入)

- 1 传感器输入 1
- 2 传感器输入 2
- 3 现场总线连接和电源
- 4 显示单元连接




11 iTEMP TMT7x 或 iTEMP MT31 模块化温度变送器（单路传感器输入）

1 传感器输入

2 电源和总线连接

3 显示单元连接和 CDI 接口



12 已安装 iTEMP TMT162 或 iTEMP TMT142B 现场型温度变送器

1 传感器输入 1

2 传感器输入 2（不适用 iTEMP TMT142B）

3 现场型温度变送器电源、4...20 mA 模拟量输出或现场总线通信

热电偶线芯颜色

符合 IEC 60584 标准	符合 ASTM E230 标准
■ J 型：黑色 (+)、白色 (-) ■ K 型：绿色 (+)、白色 (-) ■ N 型：粉色 (+)、白色 (-)	■ J 型：白色 (+)、红色 (-) ■ K 型：黄色 (+)、红色 (-) ■ N 型：橙色 (+)、红色 (-)

接线端子

iTEMP 模块化变送器标配直推式接线端子，除非明确选择螺纹式接线端子或安装双传感器。

接线端子设计	电缆设计	电缆横截面积
螺纹式接线端子	硬线或软线	≤ 1.5 mm ² (16 AWG)
直推式接线端子（连接电缆的最短去皮长度为 10 mm (0.39 in)）	硬线或软线	0.2 ... 1.5 mm ² (24 ... 16 AWG)
	软线，带线鼻子（配备或不配备塑料套管）	0.25 ... 1.5 mm ² (24 ... 16 AWG)

i 线鼻子必须搭配直推式接线端子使用，并且当使用软电缆时，电缆横截面积 ≤ 0.3 mm²。否则，在将软电缆连接至直推式接线端子时，不建议使用线鼻子。

电缆入口

必须在设备选型过程中选择电缆入口。不同型号的接线盒采用不同的螺纹连接，配备不同数量的电缆入口。

仪表插头

制造商提供多种类型的仪表插头，便于在过程控制系统中简单、快速地安装温度计。下表列举了不同连接头组合的针脚分配。



制造商建议不要将热电偶直接连接到连接头上。直接接触连接头针脚可能会构成新“热电偶”，影响测量精度。而是连接至 iTEMP 变送器。

缩写

#1	编号：第一台变送器/第一支铠装芯子	#2	编号：第二台变送器/第二支铠装芯子
i	绝缘。带“i”标记的线芯悬空，通过热缩管绝缘。	YE	黄色
GND	接地。带“GND”标记的线芯连接至接线盒内的接地螺丝上。	RD	红色
BN	棕色	WH	白色
GNYE	黄/绿相间	PK	粉色
BU	蓝色	GN	绿色
GY	灰色	BK	黑色

接线盒，带一个电缆入口 ¹⁾

插头	1x PROFIBUS® PA								1x FOUNDATION™ Fieldbus (FF)				1x PROFINET® 和 Ethernet-APL™			
插头螺纹	M12				7/8"				7/8"				M12			
针脚号	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
电气连接（接线盒）																
飞线端和热电偶	未连接（未绝缘）															
三线制连接的接线端子块（1 x Pt100）	RD	RD	WH		RD	RD	WH		RD	RD	WH		RD	RD	WH	
四线制连接的接线端子块（1 x Pt100）			WH	WH			WH	WH			WH	WH				
六线制连接的接线端子块（2 x Pt100）	RD (#1 2)	RD (#1)	WH (#1)		RD (#1)	RD (#1)	WH (#1)		RD (#1)	RD (#1)	WH (#1)				WH (#1)	
1 x TMT（4...20 mA 或 HART®）	+	i	-	i	+	i	-	i	+	i	-	i	冲突组合			
2 x TMT（4...20 mA 或 HART®），安装在高盖接线盒中	+(#1)	+(#2)	-(#1)	-(#2)	+(#1)	+(#2)	-(#1)	-(#2)	+(#1)	+(#2)	-(#1)	-(#2)	冲突组合			
1 x TMT（PROFIBUS® PA）	+	i	-	GND 3)	+	i	-	GND 3)	冲突组合							
2 x TMT（PROFIBUS® PA）	+(#1)		-(#1)		+		-									
1 x TMT（FF）	冲突组合				冲突组合				-	+	GND	i	冲突组合			
2 x TMT（FF）									-(#1)	+(#1)						
1 x TMT（PROFINET®）																

插头	1x PROFIBUS® PA		1x FOUNDATION™ Fieldbus (FF)	1x PROFINET®和 Ethernet-APL™			
2 x TMT (PROFINET®)				Ethernet-APL 信号- (#1)	Ethernet-APL 信号+ (#1)		
针脚位置和颜色代号	 A0018929	 A0018930	 A0018931	 A0052119			

- 1) 选项，取决于产品和配置
- 2) 未连接第二支 Pt100
- 3) 如果接线盒不带接地螺钉，例如塑料表头 TA30S 或 TA30P，使用绝缘线芯“i”取代接地线芯“GND”

接线盒，带一个电缆入口 ¹⁾

插头	四针/八针插头							
插头螺纹	M12							
针脚号	1	2	3	4	5	6	7	8
电气连接（接线盒）								
飞线端和热电偶	未连接（未绝缘）							
三线制连接的接线端子块（1 x Pt100）	RD	RD	WH		i			
四线制连接的接线端子块（1 x Pt100）			WH	WH				
六线制连接的接线端子块（2 x Pt100）			WH		BK	BK	YE	
1 x TMT（4...20 mA 或 HART®）	+（#1）	i	-（#1）	i	i			
2 x TMT（4...20 mA 或 HART®），安装在高盖接线盒中					+（#2）	i	-（#2）	i
1 x TMT（PROFIBUS® PA）	冲突组合							
2 x TMT（PROFIBUS® PA）								
1 x TMT（FF）	冲突组合							
2 x TMT（FF）								
1 x TMT（PROFINET®）	冲突组合							
2 x TMT（PROFINET®）	冲突组合							
针脚位置和颜色代号	4 3 1 2 1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY A0018929				3 GN 2 BN 1 WH 8 RD 7 BU 6 PK 5 GY 4 YE A0018927			

- 1) 选项，取决于产品和配置

接线盒，带一个电缆入口


插头	1x IO-Link®, 4 针			
螺纹插头	M12			
针脚号	1	2	3	4




插头	1x IO-Link®, 4 针			
电气连接 (接线盒)				
飞线	未连接 (未绝缘)			
三线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)	RD	i	RD	WH
四线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)	非法组合			
六线制连接的接线端子块 (2 x Pt100)				
1 x TMT (4...20 mA 或 HART®)	非法组合			
2 x TMT (4...20 mA 或 HART®) , 安装在高盖接线盒中				
1x TMT PROFIBUS® PA	非法组合			
2x TMT (PROFIBUS® PA)				
1x TMT FF	非法组合			
2x TMT FF				
1x TMT PROFINET®	非法组合			
2x TMT PROFINET®				
1x TMT IO-Link®	L+	-	L-	C/Q
2x TMT IO-Link®	L+ (#1)	-	L- (#1)	C/Q
针脚位置和颜色代号	4 3 1 2  1 BN 3 BU 4 BK			

A0055383

A0055383


接线盒, 带两个电缆入口 ¹⁾



插头	2x PROFIBUS® PA								2x FOUNDATION™ Fieldbus (FF)				2x PROFINET® 和 Ethernet-APL™			
插头螺纹  #1#2 A0021706	M12 (#1) /M12 (#2)				7/8" (#1) /7/8" (#2)				7/8" (#1) /7/8" (#2)				M12 (#1) /M12 (#2)			
针脚号	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
电气连接（接线盒）																
飞线端和热电偶	未连接（未绝缘）															
三线制连接的接线端子块 （1 x Pt100）	RD/i	RD/i	WH/i		RD/i	RD/i	WH/i		RD/i	RD/i	WH/i		RD/i	RD/i	WH/i	
四线制连接的接线端子块 （1 x Pt100）			WH/i	WH/i			WH/i	WH/i			WH/i	WH/i				
六线制连接的接线端子块 （2 x Pt100）	RD/B K	RD/B K	WH/YE		RD/B K	RD/B K	WH/YE		RD/B K	RD/B K	WH/YE		RD/B K	RD/B K	WH/YE	
1 x TMT（4...20 mA 或 HART®）	+/i （#1 ） /+ （#2 ）	i/i	-/i （#1 ） /- （#2 ）	i/i	+/i （#1 ） /+ （#2 ）	i/i	-/i （#1 ） /- （#2 ）	i/i	+/i （#1 ） /+ （#2 ）	i/i	-/i （#1 ） /- （#2 ）	i/i	+/i （#1 ） /+ （#2 ）	i/i	-/i （#1 ） /- （#2 ）	i/i
2 x TMT（4...20 mA 或 HART®），安装在高盖接 线盒中																
1 x TMT（PROFIBUS® PA）			+/i		-/i		GND /GN D		+/i		-/i		GND /GN D		冲突组合	

插头	2x PROFIBUS® PA								2x FOUNDATION™ Fieldbus (FF)				2x PROFINET® 和 Ethernet-APL™			
2 x TMT (PROFIBUS® PA)	+		-		+		-									
	(#1		(#1		(#1		(#1									
	) /+		) /-		) /+		) /-									
	(#2		(#2		(#2		(#2									
	)		)		)		)									
1 x TMT (FF)	冲突组合				冲突组合				-/i	+/i	i/i	GND /GN D	冲突组合			
2 x TMT (FF)									-	+						
									(#1	(#1						
									) /-	) /+						
									(#2	(#2						
									)	)						
1 x TMT (PROFINET®)	冲突组合				冲突组合				冲突组合				Ether net- APL 信号-	Ether net- APL 信号 +	GND	i
2 x TMT (PROFINET®)	冲突组合				冲突组合				冲突组合				Ether net- APL 信号- (#1) 和 (#2)	Ether net- APL 信号 + (#1) 和 (#2)		
针脚位置和颜色代号	 A0018929				 A0018930				 A0018931				 A0052119			

1) 选项，取决于产品和配置

接线盒，带两个电缆入口 ¹⁾

插头		四针/八针插头						
插头螺纹  A0021706	M12 (#1) /M12 (#2)							
针脚号	1	2	3	4	5	6	7	8
电气连接（接线盒）								
飞线端和热电偶	未连接（未绝缘）							
三线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)	RD/i	RD/i	WH/i		i/i			
四线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)			WH/i	WH/i				
六线制连接的接线端子块 (2 x Pt100)	RD/BK	RD/BK	WH/YE					
1 x TMT (4...20 mA 或 HART®)	+/i	i/i	-/i	i/i				
2 x TMT (4...20 mA 或 HART®)， 安装在高盖接 线盒中	+ (#1) /+ (#2)		- (#1) /- (#2)					

插头	四针/八针插头	
1 x TMT (PROFIBUS® PA)	冲突组合	
2 x TMT (PROFIBUS® PA)		
1 x TMT (FF)	冲突组合	
2 x TMT (FF)		
1 x TMT (PROFINET®)	冲突组合	
2 x TMT (PROFINET®)	冲突组合	
针脚位置和颜色代号	 A0018929	 A0018927

1) 选项，取决于产品和配置

接线盒，带两个电缆入口

插头	2 x IO-Link®, 4 针			
螺纹插头	M12 (#1) / M12 (#2)			
针脚号	1	2	3	4
电气连接 (接线盒)				
飞线	未连接 (未绝缘)			
三线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)	RD	i	RD	WH
四线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)	非法组合			
六线制连接的接线端子块 (2 x Pt100)	RD/BK	i	RD/BK	WH/YE
1 x TMT (4...20 mA 或 HART®)	非法组合			
2 x TMT (4...20 mA 或 HART®)，安装在高盖接线盒中				
1 x TMT (PROFIBUS® PA)	非法组合			
2 x TMT (PROFIBUS® PA)				
1 x TMT (FF)	非法组合			
2 x TMT (FF)				
1 x TMT (PROFINET®)	非法组合			
2 x TMT (PROFINET®)				
1 x TMT (IO-Link®)	L+	-	L-	C/Q
2 x TMT (IO-Link®)	L+ (#1) 和 (#2)	-	L- (#1) 和 (#2)	C/Q
针脚位置和颜色代号	 A0055383			

铠装芯子与变送器连接组合¹⁾

铠装芯子	变送器连接 ²⁾			
	iTEMP TMT31/iTEMP TMT7x		iTEMP TMT8x	
	1x 单通道	2x 单通道	1x 双通道	2x 双通道
1x 传感器 (Pt100 或 TC)，飞线	传感器 (#1)：变送器 (#1)	传感器 (#1)：变送器 (#1) (变送器 (#2)：未连接)	传感器 (#1)：变送器 (#1)	传感器 (#1)：变送器 (#1) (变送器 (#2)：未连接)
2x 传感器 (2x Pt100 或 2x TC)，飞线	传感器 (#1)：变送器 (#1) 传感器 (#2)：绝缘	传感器 (#1)：变送器 (#1) 传感器 (#2)：变送器 (#2)	传感器 (#1)：变送器 (#1) 传感器 (#2)：变送器 (#1)	传感器 (#1)：变送器 (#1) 传感器 (#2)：变送器 (#1) (变送器 (#2)：未连接)
1x 传感器 (Pt100 或 TC)，带接线端子块 ³⁾	传感器 (#1)：变送器安装在接线盒中	冲突组合	传感器 (#1)：变送器安装在接线盒中	冲突组合
2x 传感器 (2x Pt100 或 2x TC)，带接线端子块	传感器 (#1)：变送器安装在接线盒中 未安装变送器 (#2)		传感器 (#1)：变送器安装在接线盒中 传感器 (#2)：变送器安装在接线盒中	
2 x 传感器 (2 x Pt100 或 2 x TC)，同时选择选项 600，选型代号 MG ⁴⁾	冲突组合	传感器 (#1)：变送器 (#1) 传感器 (#2)：变送器 (#2)	冲突组合	传感器 (#1)：变送器 (#1) - 通道 1 传感器 (#2)：变送器 (#2) - 通道 1

- 1) 选项，取决于产品和配置
- 2) 接线盒中安装有两台变送器时，变送器 (#1) 直接安装在铠装芯子上。变送器 (#2) 安装在高盖接线盒中。无法在标准选型中选择第二台变送器的位号 (TAG)。总线地址为缺省设置值；如需要，在仪表调试前手动修改地址。
- 3) 必须使用高盖接线盒，仅允许安装一台变送器。陶瓷接线端子块自动连接铠装芯子。
- 4) 各个传感器连接至变送器的通道 1

过电压保护

为了防止温度计电子部件的供电和信号/通信线路出现过电压，Endress+Hauser 提供 HAW 产品系列的电涌保护器。

 更多信息参见相应电涌保护器的《技术资料》。


性能参数

参考操作条件

此类参数与所用 iTEMP 变送器的测量精度相关。参见特定 iTEMP 变送器的技术文档。

最大测量误差

热电阻（RTD）温度计符合 IEC 60751 标准



1) |t| = 温度绝对数值, °C

 使用上述公式计算°C 测量误差，计算结果乘以 1.8 即可得°F 最大误差。

温度范围

传感器类型 ¹⁾	工作温度范围	B 级精度	A 级精度	AA 级精度
Pt100 (WW)	-200 ... +600 °C (-328 ... +1112 °F)	-200 ... +600 °C (-328 ... +1112 °F)	-100 ... +450 °C (-148 ... +842 °F)	-50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)
Pt100 (TF) 基本型	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)	-30 ... +200 °C (-22 ... +392 °F)	-
Pt100 (TF) 标准型	-50 ... +400 °C (-58 ... +752 °F)	-50 ... +400 °C (-58 ... +752 °F)	-30 ... +250 °C (-22 ... +482 °F)	0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F)
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)	-30 ... +200 °C (-22 ... +392 °F)	0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F)
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	-50 ... +500 °C (-58 ... +932 °F)	-50 ... +500 °C (-58 ... +932 °F)	-30 ... +300 °C (-22 ... +572 °F)	0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F)

1) 选项，取决于产品和配置

热电压允许偏差限值，符合 IEC 60584 或 ASTM E230/ANSI MC96.1 标准规定的热电偶参数的偏差：

标准	分度号	标准误差		特殊误差	
IEC 60584		精度等级	偏差	精度等级	偏差
	J 型 (Fe-CuNi)	2	$\pm 2.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (-40 ... +333 $^{\circ}\text{C}$) $\pm 0.0075\text{ } t ^{1)}$ (333 ... 750 $^{\circ}\text{C}$)	1	$\pm 1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (-40 ... +375 $^{\circ}\text{C}$) $\pm 0.004\text{ } t ^{1)}$ (375 ... 750 $^{\circ}\text{C}$)
	K 型 (NiCr-NiAl) N 型 (NiCrSi-NiSi)	2	$\pm 0.0075\text{ } t ^{1)}$ (333 ... 1200 $^{\circ}\text{C}$) $\pm 2.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (-40 ... +333 $^{\circ}\text{C}$) $\pm 0.0075\text{ } t ^{1)}$ (333 ... 1200 $^{\circ}\text{C}$)	1	$\pm 1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (-40 ... +375 $^{\circ}\text{C}$) $\pm 0.004\text{ } t ^{1)}$ (375 ... 1000 $^{\circ}\text{C}$)

1) $|t|$ = 绝对温度值 ($^{\circ}\text{C}$)

热电偶通常由基本金属制成，在温度大于-40 $^{\circ}\text{C}$ (-40 $^{\circ}\text{F}$)时符合表中规定的制造误差。此类材质通常不适合-40 $^{\circ}\text{C}$ (-40 $^{\circ}\text{F}$)以下的低温工况，此时精度等级达不到 3 级。此温度范围需要单独选择材质，不宜选择标准产品。

标准	分度号	标准误差	特殊误差
ASTM E230/ ANSI MC96.1		偏差；取较大值	
	J 型 (Fe-CuNi)	$\pm 2.2\text{ K}$ 或 $\pm 0.0075\text{ } t ^{1)}$ (0 ... 760 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1.1\text{ K}$ 或 $\pm 0.004\text{ } t ^{1)}$ (0 ... 760 $^{\circ}\text{C}$)
	K 型 (NiCr-NiAl) N 型 (NiCrSi-NiSi)	$\pm 2.2\text{ K}$ 或 $\pm 0.02\text{ } t ^{1)}$ (-200 ... 0 $^{\circ}\text{C}$) $\pm 2.2\text{ K}$ 或 $\pm 0.0075\text{ } t ^{1)}$ (0 ... 1260 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1.1\text{ K}$ 或 $\pm 0.004\text{ } t ^{1)}$ (0 ... 1260 $^{\circ}\text{C}$)

1) $|t|$ = 绝对温度值 ($^{\circ}\text{C}$)

温度大于 0 $^{\circ}\text{C}$ (32 $^{\circ}\text{F}$)时，热电偶的材质通常符合表中规定的误差。此类材质通常不适合 0 $^{\circ}\text{C}$ (32 $^{\circ}\text{F}$)以下的低温工况，不能满足规定的误差。此温度范围需要单独选择材质，不宜选择标准产品。

环境温度的影响 取决于使用的模块化温度变送器。详细信息参见配套《技术资料》。

自热 RTD 热电阻是无源部件，因此，测量时需要外接电流。测量电流将引发热电阻 (RTD) 自热效应，进而导致附加测量误差。除了测量电流，工艺过程中的热传导性和介质流速也会影响测量误差。Endress+Hauser iTEMP 变送器几乎不受自热效应的影响，测量误差可忽略不计（极小测量电流）。

响应时间 测试条件：水，流速 0.4 m/s（遵循 IEC 60751 标准）；温度每次变化 10 K。

标准 Pt100 热电阻的典型响应时间	t_{50}	t_{90}
直接接液：薄膜式或绕线式 直径：3.18 mm ($\frac{1}{8}$ in)或 6.35 mm ($\frac{1}{4}$ in)	5 秒	11 秒
iTHERM QuickSens	0.5 秒	1.5 秒

热电偶：J 型、K 型、N 型 (TC) ；典型值	t_{50}	t_{90}
直接接液 直径：3.18 mm ($\frac{1}{8}$ in)或 6.35 mm ($\frac{1}{4}$ in)	2.5 秒	7 秒

标定

温度计标定

标定指在设定条件下，将测量设备的显示值与标定标准提供的测量变量实际值进行对比，从而测定出 UUT 测量值与测量变量实际值的偏差或误差。对于温度计，通常仅对测温芯子执行标定操作。检查范围仅涉及由测温芯子设计引起的传感器元件偏差。然而，在大多数应用场合，由测量点设计、过程集成、环境条件影响以及其他因素引起的偏差明显大于与测温芯子相关的偏差。通常采用以下两种测温芯子标定方法：

- 固定温度点标定，例如 0 °C 冰水混合物，
- 标准表法：与已被标定的更高精度的温度计进行比对标定。

要求待标定的温度计能够尽可能精准地显示固定温度点或已被标定的温度计的测量温度。温度计标定通常采用热值非常均匀的温控式标定池或特殊标定炉。热传导效应和短插深均会增大测量误差。配套标定证书上记录当前的测量误差。对于 ISO 17025 认证标定，不允许测量误差为认证测量误差的两倍。如果数值超限，必须返厂标定。

传感器-变送器匹配

铂热电阻温度计的电阻-温度曲线为标准曲线。但是在实际使用过程中，很难保证数值在整个工作温度范围内始终精准。因此，按照不同的精度等级对铂热电阻传感器进行分类，例如 IEC 60751 标准定义的 A 级、AA 级或 B 级。不同精度等级对应特定传感器特征曲线与标准曲线的最大允许偏差值，即指定温度下的最大允许偏差。温度变送器或其他仪表电子部件将传感器的电阻测量值转换为温度值时基于标准特性曲线，因此误差通常较大。

使用 Endress+Hauser iTEMP 温度变送器时，通过传感器-变送器匹配可以显著降低测量误差：

- 至少选择三个固定温度点进行标定，测定实际温度传感器的特征曲线
- 使用 Calendar-van Dusen (CvD) 功能修正传感器系数
- 进行电阻-温度转换时，使用传感器专属 CvD 系数设置温度变送器
- 使用已连接的热电阻温度计可以对重新设置的温度变送器再次执行标定。

Endress+Hauser 向用户提供此类传感器-变送器匹配的单独服务。此外，铂热电阻温度计的标定证书上显示传感器专属多项式系数，至少包含三个标定点信息，用户可以自行正确完整温度变送器设置。

Endress+Hauser 提供-80 ... +600 °C (-112 ... +1112 °F)参考温度范围内的标准温度计标定服务，符合 ITS90 标准（国际温度标准）。Endress+Hauser 当地销售中心按需提供其他参考温度下的温度计标定服务。标定可溯源，符合国家和国际标准。标定证书与温度计序列号匹配。仅标定测温芯子。

正确标定的最小插深 (IL) 要求

 受标定炉的结构限制，在高温工况下必须保证最小插深，确保标定后的测量误差满足要求。对安装有模块化温度变送器的温度计同样适用。由于存在热传导，必须满足最小插深要求，确保模块化温度变送器在-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)的范围内能够正常工作。

标定温度	最小插深 (IL, 单位: mm) , 未安装模块化温度变送器
-196 °C (-320.8 °F)	120 mm (4.72 in) ¹⁾
-80 ... +250 °C (-112 ... +482 °F)	无最小插深要求 ²⁾
+251 ... +550 °C (+483.8 ... +1022 °F)	300 mm (11.81 in)
+551 ... +600 °C (+1023.8 ... +1112 °F)	400 mm (15.75 in)

- 1) 对于 iTEMP 模块化温度变送器，要求至少 150 mm (5.91 in)
2) 温度为+80 ... +250 °C (+176 ... +482 °F)时，iTEMP 模块化温度变送器要求至少 50 mm (1.97 in)

绝缘电阻


- 热电阻：
IEC 60751 标准规定：接线端子和延长颈间的绝缘电阻 > 100 MΩ（温度+25 °C，测试电压不低于 100 V_{DC}）。
- 热电偶：
IEC 61515 标准规定：测试电压不低于 500 V_{DC} 时，接线端子和护套间的绝缘电阻要求：
 - 在+20 °C 温度下：大于 1 GΩ
 - 在+500 °C 温度下：大于 5 MΩ

安装

安装方向

无限制。但是，基于实际工况条件，需要保证被测工艺过程能够自排空。

安装指南



A0038768

图 13 安装实例

1 - 2 安装在小口径管道中，传感器末端应位于管道中轴线位置处，或略微超过管道中轴线位置（= L）。
3 - 4 倾斜安装。

温度计插深直接影响测量精度。如果插深过小，过程连接和罐（管）壁的热传导会引起测量误差。安装在管道中时，理想插深为管径的一半。倾斜安装（3 和 4）是另一种可行的解决方案。确定插深时，必须考虑温度计所有参数和待测工艺过程参数（例如流速、过程压力）。


过程连接对接配合件、密封圈或密封环均不属于温度计的标准供货件。如需要，可以作为附件单独订购。

允许弯曲半径

传感器类型 ¹⁾	铠装芯子直径 ID	弯曲半径 R	刚性部分长度（末端） (NL) ²⁾
Pt100（薄膜式热电阻，标准型）	Ø6 mm (0.24 in)	刚性	刚性
Pt100（薄膜式热电阻），iTHERM StrongSens 铠装芯子	Ø6 mm (0.24 in)	$R \geq 3 \times ID$	30 mm (1.18 in)
Pt100（薄膜式热电阻），iTHERM QuickSens 铠装芯子	Ø3 mm (0.12 in)	刚性	刚性
	Ø6 mm (0.24 in)	$R \geq 3 \times ID$	30 mm (1.18 in)
Pt100（绕线式热电阻）	Ø3 mm (0.12 in)	$R \geq 3 \times ID$	30 mm (1.18 in)
	Ø6 mm (0.24 in)		
	Ø6.35 mm (¼ in)		
Pt100（薄膜式热电阻，基本型）	Ø6 mm (0.24 in)	刚性	刚性
	Ø6.35 mm (¼ in)		
J 型、K 型和 N 型热电偶	Ø3 mm (0.12 in)	$R \geq 3 \times ID$	30 mm (1.18 in)
	Ø6 mm (0.24 in)		
	Ø6.35 mm (¼ in)		

1) 选项取决于产品和配置

2) 如果护套重叠，NL 增加至 80 mm。



A0033499

环境条件

环境温度范围	接线盒		温度 (°C (°F))
	未安装模块化温度变送器		取决于所使用的接线盒，以及电缆固定头或现场总线连接头，参见“接线盒”章节。
	已安装 iTEMP 模块化温度变送器		-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
	已安装 iTEMP 模块化温度变送器和显示单元		-30 ... +85 °C (-22 ... 185 °F)

储存温度	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)。		
------	-----------------------------------	--	--

湿度	取决于使用的 iTEMP 温度变送器。当使用 iTEMP 模块化温度变送器时： ■ 允许冷凝，符合 IEC 60068-2-33 标准 ■ 最大相对湿度：95%，符合 IEC 60068-2-30 标准		
----	---	--	--

气候等级	符合 EN 60654-1, Cl. C 标准		
------	-------------------------	--	--

防护等级	IP66 NEMA Type 4x (最高防护等级)		取决于结构设计（接线盒、连接头等）
	IP 68 (部分)		测试条件：水深 1.83 m (6 ft)，超过 24 小时

抗冲击性和抗振性	Endress+Hauser 铠装芯子满足 IEC 60751 标准的要求，在 10 ... 500 Hz 范围内的抗冲击性和抗振性为 3g。测量点的抗振性取决于传感器类型和结构：		
----------	--	--	--

传感器类型 ¹⁾		传感器末端的抗振性
Pt100 (绕线式热电阻)		≤ 30 m/s ² (≤ 3g)
Pt100 (薄膜式热电阻) 基本型		
Pt100 (薄膜式热电阻) 标准型		≤ 40 m/s ² (≤ 4g)
Pt100 (薄膜式热电阻) iTHERM StrongSens		600 m/s ² (60g)
Pt100 (薄膜式热电阻) iTHERM QuickSens, 类型: ø6 mm (0.24 in)		600 m/s ² (60g)
Pt100 (薄膜式热电阻) iTHERM QuickSens, 类型: ø3 mm (0.12 in)		≤ 30 m/s ² (≤ 3g)
热电偶 (TC) : J 型、K 型、N 型		≤ 30 m/s ² (≤ 3g)

1) 选项，取决于产品和配置

电磁兼容性 (EMC)	电磁兼容性符合 IEC/EN 61326 标准和 NAMUR NE21 (EMC) 标准的所有相关要求。详细信息参见符合性声明。 EMC 测试过程中的最大波动范围: < 量程的 1%。 抗干扰性符合 IEC/EN 61326 系列标准针对工业区的要求 干扰发射符合 IEC/EN 61326 系列标准, B 类电气设备
-------------	--


过程条件

过程温度范围	取决于传感器类型和材质, 过程温度范围为-200 ... +1 100 °C (-328 ... +2 012 °F)。。
过程压力范围	压力范围: ■ 最大 75 bar (1088 psi)至+200 °C (+392 °F), 适用于标准薄膜式和 iTHERM QuickSens Pt100 传感器。 ■ 最大 50 bar (725 psi)至+400 °C (+752 °F), 适用于所有其它传感器类型。 最大允许过程压力受多种因素的影响, 例如结构设计、过程连接和过程温度。不同过程连接的最大允许过程压力参见“过程连接”章节。  对于带保护套管的温度计, 可以根据 DIN 43772 计算允许的流速。对于没有保护套管的温度计, 计算不是标准化的, 也不常见。如果对设备的机械负载能力有任何担忧, 建议使用带保护套管的温度计。

机械结构

设计及外形尺寸	单位: mm (in)。设计参数与温度计配置相关:  部分尺寸可调节 (例如插深 U) , 参见以下图示说明: 可调节尺寸: <table><tr><th>图号</th><th>说明</th></tr><tr><td>IL</td><td>铠装芯子长度</td></tr><tr><td>T</td><td>延长颈长度: 可调节长度或预设定长度, 与保护套管的具体型号相关 (参见独立数据表)</td></tr><tr><td>U</td><td>插深: 可调节长度, 与温度计配置相关</td></tr><tr><td>ØD</td><td>延长颈直径: 9.525 mm (3⁄8 in)或 12.7 mm (1⁄2 in)</td></tr><tr><td>ØID</td><td>铠装芯子直径: ■ 3.175 mm (1⁄8 in) ■ 6.35 mm (1⁄4 in) ■ 9.525 mm (3⁄8 in) ■ 9.525 mm (3⁄8 in), 可缩径至 4.7625 mm (3⁄16 in) ■ 3 mm (0.12 in) ■ 6 mm (0.24 in) </td></tr></table>	图号	说明	IL	铠装芯子长度	T	延长颈长度: 可调节长度或预设定长度, 与保护套管的具体型号相关 (参见独立数据表)	U	插深: 可调节长度, 与温度计配置相关	ØD	延长颈直径: 9.525 mm (3⁄8 in)或 12.7 mm (1⁄2 in)	ØID	铠装芯子直径: ■ 3.175 mm (1⁄8 in) ■ 6.35 mm (1⁄4 in) ■ 9.525 mm (3⁄8 in) ■ 9.525 mm (3⁄8 in), 可缩径至 4.7625 mm (3⁄16 in) ■ 3 mm (0.12 in) ■ 6 mm (0.24 in)
图号	说明												
IL	铠装芯子长度												
T	延长颈长度: 可调节长度或预设定长度, 与保护套管的具体型号相关 (参见独立数据表)												
U	插深: 可调节长度, 与温度计配置相关												
ØD	延长颈直径: 9.525 mm (3⁄8 in)或 12.7 mm (1⁄2 in)												
ØID	铠装芯子直径: ■ 3.175 mm (1⁄8 in) ■ 6.35 mm (1⁄4 in) ■ 9.525 mm (3⁄8 in) ■ 9.525 mm (3⁄8 in), 可缩径至 4.7625 mm (3⁄16 in) ■ 3 mm (0.12 in) ■ 6 mm (0.24 in)												

温度计，无固定过程连接




A0055092

- 1 无过程连接
- 2 NPT 卡套螺纹连接
- 3 NPT 卡套螺纹连接，压簧式结构

卡套螺纹类型	L	U _{min} (使用卡套螺纹)
NPT 螺纹 (非压簧式结构)	52 mm (2.05 in)	≥ 70 mm (2.76 in)
NPT 螺纹 (压簧式结构)	60 mm (2.36 in)	

温度计，带固定过程连接



A0055093

- 1 带延长颈，NPT 螺纹连接
- 2 无延长颈，NPT 接线盒螺纹连接
- 3 焊接延长颈，仅针对ØID = 6.35 mm (1/4 in)的温度计

焊接延长颈用于将铠装芯子末端安装在管道或容器上。材质：316L 或 Alloy 600 合金。可选尺寸：

- 19.1 mm (0.75 in) x 19.1 mm (0.75 in) x 3.175 mm (0.125 in)
- 25.4 mm (1 in) x 25.4 mm (1 in) x 3.175 mm (0.125 in)

温度计芯子不可更换。

最小长度计算

温度计配置	U	T
1	■ ≥ 50 mm (1.97 in)，针对带 iTHERM QuickSens 铠装芯子的传感器型号	≥ 88.9 mm (3.5 in)
2	■ ≥ 40 mm (1.57 in)，针对所有其他传感器型号	38 mm (1.5 in)

如下图所示，延长颈长度可能会影响接线盒温度。温度必须控制在“操作条件”章节中列举的限定范围内。




图 14 接线盒温度与过程温度的关系曲线。接线盒温度 = 环境温度 20 °C (68 °F) + ΔT

查询上图计算出变送器温度。

实例：测量条件如下，过程温度 220 °C (428 °F)，延长颈总长度 (T+ E) 100 mm (3.94 in)，热传导率 40 K (72 °F)。确定变送器温度低于 85 °C (iTEMP 温度变送器的最高环境温度)。

结论：iTEMP 变送器温度正常，延长颈长度合适。


重量	0.5 ... 2.5 kg (1 ... 5.5 lbs) (标准型)
材质	下表中列举了不同材质的温度计在空气中，无压力负载时的最大连续工作温度，数值仅供参考。在特殊工况下，例如存在高机械负载或进行腐蚀性介质测量时，最高允许工作温度会明显降低。  请注意，最高温度与温度传感器类型相关。

材质名称	缩写代号	最高推荐工作温度 (在空气中连续工作)	特性
AISI 316/1.4401	X5CrNiMo 17-12-2	650 °C (1202 °F) ¹⁾	- 奥氏体不锈钢 - 整体强耐腐蚀性 - 通过添加钼，在氯化物、酸性和非氧化环境中具有强耐腐蚀性（例如低浓度磷酸、硫酸、醋酸和酒石酸）
Alloy 600/2.4816	NiCr15Fe	1100 °C (2012 °F)	- 即使在高温工况条件下，镍/铬合金也具有优秀的抗腐蚀、抗氧化和还原性能 - 抗氯气和氯化物，氧化无机物和有机物、海水等引起的腐蚀。 - 抗超纯水腐蚀 - 禁止在含硫环境中使用

1) 在小机械负载条件下进行非腐蚀性介质测量时，工作温度不得超过 800 °C (1472 °F)。有关更多信息，请联系制造商的销售部门。

过程连接

螺纹过程连接

类型	接头类型	外形尺寸		规格参数
		螺纹长度 TL (mm (in))	对角宽度 AF	
 15 锥螺纹	1/2" NPT 3/4" NPT	8 mm (0.32 in) 8.5 mm (0.33 in)	22 27	- P_{max.} = 75 bar (1088 psi) (最高温度 +200 °C (+392 °F) 时)，适用于标准薄膜式 iTHERM QuickSens Pt100 传感器。 - P_{max.} = 50 bar (725 psi) (最高温度 +400 °C (+752 °F) 时)，适用于其他类型的传感器 ¹⁾

1) 芯子类型是主要考虑因素，而不是螺纹过程连接。

 受形变影响，316L 材质的卡套为一次性使用耗材，包括所有卡套部件！卡套替换件必须安装在另一位置（保护套管上的预留凹槽）。PEEK 材料具有热收缩效应，会导致密封功能失效，因此，PEEK 材质的卡套的工作温度不得低于温度计操作温度。
如有更高应用要求，建议使用 SWAGELOCK 或类似卡套。

卡套接头	接头类型	外形尺寸		规格参数
		Ø di	对角宽度	
1 螺母 2 卡套 3 过程连接 A0055106	NPT ½", NPT ¾" L = 约 52 mm (2.05 in) PEEK 或 316L 卡套 紧固扭矩: 10 Nm (PEEK) 25 Nm (316L)	3.175 mm (⅛ in) 6.35 mm (¼ in) 3 mm (0.12 in)	NPT ½": 22 mm (0.87 in) NPT ¾": 27 mm (1.06 in)	- PEEK 材质: P_{max.} = 5 bar (72.5 psi) (+180 °C (+356 °F) 时) 316L 材质: P_{max.} = 40 bar (104 psi) (+200 °C (+392 °F) 时) 316L 材质: P_{max.} = 25 bar (77 psi) (+400 °C (+752 °F) 时)
压簧式结构				
1 弹簧 A0055107	NPT ½", NPT ¾", 压簧式结构 L = 约 60 mm (2.36 in)	3.175 mm (⅛ in) 6.35 mm (¼ in) 3 mm (0.12 in)	NPT ½": 22 mm (0.87 in) NPT ¾": 27 mm (1.06 in)	非密封螺纹设计。必须安装在保护套管中使用或在空气中测量。 紧固扭矩: - NPT ½": 55 Nm - NPT ¾": 55 Nm

铠装芯子

热电阻传感器类型 ¹⁾	Pt100 (薄膜式热电阻), 基本型	Pt100 (薄膜式热电阻), 标准型	Pt100 (薄膜式热电阻), iTHERM StrongSens	Pt100 (薄膜式热电阻), iTHERM QuickSens ²⁾	Pt100 (绕线式热电阻)	
传感器结构; 连接方式	1 x Pt100, 三线制或四线制连接	1 x Pt100, 三线制或四线制连接, 矿物绝缘填充	1 x Pt100, 三线制或四线制连接, 矿物绝缘填充	1 x Pt100, 三线制或四线制连接 ■ ø6 mm (0.24 in), 矿物绝缘填充 ■ ø3 mm (0.12 in), 特氟龙绝缘填充	1 x Pt100, 三线制或四线制连接, 矿物绝缘填充	2 x Pt100, 三线制连接, 矿物绝缘填充
铠装芯子末端的抗振性	≤ 3g	≤ 4g	增强型抗振, 60 g	■ ø3 mm (0.12 in): ≤ 3g ■ ø6 mm (0.24 in): ≤ 60g	≤ 3g	
测量范围; 精度等级	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F), A 级或 AA 级精度	-50 ... +400 °C (-58 ... +752 °F), A 级或 AA 级精度	-50 ... +500 °C (-58 ... +932 °F), A 级或 AA 级精度	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F), A 级或 AA 级精度	-200 ... +600 °C (-328 ... +1112 °F), A 级或 AA 级精度	

1) 选项, 取决于产品和配置

2) 推荐插深 U < 70 mm (2.76 in)

热电偶传感器类型 ¹⁾	K 型热电偶	J 型热电偶	N 型热电偶
传感器结构	矿物绝缘填充, Alloy600 合金铠装电缆	矿物绝缘填充, 不锈钢铠装电缆	矿物绝缘填充, Alloy600 合金铠装电缆
铠装芯子末端的抗振性	≤ 3g		
测量范围	-40 ... +1100 °C (-40 ... +2012 °F)	-40 ... +750 °C (-40 ... +1382 °F)	-40 ... +1100 °C (-40 ... +2012 °F)

连接方式	接地或不接地
感温部件长度	铠装芯子长度

1) 选项，取决于产品和配置



可在线查询产品配套备件: http://www.products.endress.com/spareparts_consumables。
■ 选择合适的产品型号。
■ 在订购备件时必须提供设备序列号。
输入序列号，自动计算铠装芯子长度 (IL) 。

表面光洁度


接液部件的表面光洁度:


标准表面光洁度	$R_a \leq 1.6 \mu m (0.06 \mu in)$
---------	------------------------------------

接线盒

接线盒的内部形状和尺寸参数均符合 DIN EN 50446 标准 (平面)，通过 M24x1.5 或 1/2" NPT 螺纹连接至温度计。单位: mm (in)。图示电缆密封头为非防爆聚酰胺 M20x1.5 电缆密封头。列举规格参数适用未安装模块化温度变送器的温度计。安装有模块化温度变送器的温度计的环境温度范围参见“环境条件”章节。

Endress+Hauser 接线盒能够优化接线操作，简化安装和维护操作。


TA20AB	规格
	- 防护等级: IP66/68, NEMA 4x - 温度: -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F), 安装有聚酰胺电缆密封头 - 材质: 铝, 带聚酯粉末涂层 - 密封圈: 硅橡胶 - 螺纹电缆入口: 1/2" NPT 和 M20x1.5 - 外壳颜色: 蓝色, RAL 5012 - 重量: 约 300 g (10.6 oz)


TA30A	规格参数
	- 防护等级: - IP66/68 (NEMA Type 4x) - ATEX 场合: IP66/67 - 温度: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F), 未安装电缆固定头 - 材质: 铝, 带聚酯粉末涂层 - 密封圈: 硅橡胶 - 螺纹电缆入口: G 1/2", NPT 1/2"和 M20x1.5; - 接线盒颜色: 蓝色, RAL 5012 - 接线盒盖颜色: 灰色, RAL 7035 - 重量: 330 g (11.64 oz) - 接地端子: 内部和外部 - 可搭配通过 3-A®认证的传感器

TA30A, 盖板带显示窗口	规格参数
A0009821	- 防护等级: - IP66/68 (NEMA Type 4x) - ATEX 场合: IP66/67 - 温度: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F), 未安装电缆固定头 - 材质: 铝, 带聚酯粉末涂层 - 密封圈: 硅橡胶 - 螺纹电缆入口: G ½", NPT ½"和 M20x1.5 - 接线盒颜色: 蓝色, RAL 5012 - 接线盒盖颜色: 灰色, RAL 7035 - 重量: 420 g (14.81 oz) - 显示窗口: 单层安全玻璃符合 DIN 8902 标准 - 盖板带显示窗口, 适用于模块化温度变送器, 带 TID10 显示单元 - 接地端子: 内部和外部 - 可搭配通过 3-A®认证的传感器

TA30D	规格参数
A0009822	- 防护等级: - IP66/68 (NEMA Type 4x) - ATEX 场合: IP66/67 - 温度: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F), 未安装电缆固定头 - 材质: 铝, 带聚酯粉末涂层 - 密封圈: 硅橡胶 - 螺纹电缆入口: G ½", NPT ½"和 M20x1.5 - 可以安装两台模块化温度变送器。在标准配置中, 一台变送器安装在接线盒盖板中, 另一个接线端子块直接安装在铠装芯子上。 - 接线盒颜色: 蓝色, RAL 5012 - 接线盒盖颜色: 灰色, RAL 7035 - 重量: 390 g (13.75 oz) - 接地端子: 内部和外部 - 可搭配通过 3-A®认证的传感器


TA30P	规格参数
A0023477	- 防护等级: IP65 - 最高温度: -40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F) - 材质: 聚酰胺 (PA12), 防静电 - 密封圈: 硅橡胶 - 螺纹电缆入口: M20x1.5 - 可以安装两台模块化温度变送器。在标准配置中, 一台变送器安装在接线盒盖板中, 另一个端子接线排直接安装在铠装芯子上。 - 接线盒和接线盒盖颜色: 黑 - 重量: 135 g (4.8 oz) - 防爆型式: 本安 (G Ex ia) - 接地端子: 内部, 仅允许通过辅助固定夹安装 - 可搭配通过 3-A®认证的传感器


TA30R, 可选盖板带显示窗口	规格参数
 A0017145 *盖板带显示窗口的仪表型号的外形尺寸	- 防护等级 (标准型号) : IP69K (NEMA Type 4x) - 防护等级 (带显示窗口的型号) : IP66/68 (NEMA Type 4x) - 温度: -50 ... +130 °C (-58 ... +266 °F), 未安装电缆密封头 - 材质: 不锈钢 316L, 喷砂或抛光 - 密封圈: 硅橡胶, 可选 EPDM, 适用于不含水性油漆干扰物的工 - 显示窗口: 聚碳酸酯 (PC) - 螺纹电缆入口: NPT ½"和 M20x1.5 - 重量 - 标准型号: 360 g (12.7 oz) - 带显示窗口的型号: 460 g (16.23 oz) - 盖板上的显示窗口, 可选适用于模块化变送器, 带显示单元 TID10 - 内部接地端 (标准型) - 可搭配通过 3-A®认证的传感器 - 不允许 II 级和 III 级应用


TA30S	规格参数
 A0017146	- 防护等级: IP65 (NEMA Type 4x 外壳) - 温度: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F), 未安装缆塞 - 材质: 聚丙烯 (PP), FDA 认证; 密封圈: EPDM (O 型圈) - 螺纹电缆入口: ¾" NPT (带 ½" NPT 转接头)、M20x1.5 - 保护套管连接: ½" NPT - 颜色: 白 - 重量: 约 100 g (3.5 oz) - 接地端子: 仅允许通过辅助固定夹内部安装 - 不允许用于 II 级和 III 级应用 - 配有 3-A 标记的传感器


TA30R（高盖型，允许同时安装两台温度变送器）	规格
A0034644	■ 防护等级：IP69K（NEMA Type 4x） ■ 温度：-50 ... +130 °C（-58 ... +266 °F），未安装电缆密封头 ■ 材质：不锈钢 316L，喷砂或抛光 ■ 密封圈：EPDM ■ 螺纹电缆入口：NPT ½"和 M20x1.5 ■ 重量：460 g（16.23 oz） ■ 允许同时安装两台温度变送器 ■ 内部接地端（标准型） ■ 不允许 II 级和 III 级应用 ■ 可提供 3-A 认证传感器

TA30H，盖板带显示窗口	规格参数
A0009831	■ 隔爆型（XP），固定螺帽，提供一个或两个电缆入口 ■ 防护等级：IP66/68, NEMA Type 4x ■ 防爆型（Ex）：IP66/67 ■ 温度：-50 ... +150 °C（-58 ... +302 °F），安装橡胶密封圈，未安装电缆密封头（注意电缆密封头的最高耐温！） ■ 材质： ■ 铝，带聚酯粉末涂层 ■ 不锈钢 316L，不带涂层 ■ Klüber Syntheso Glep 1 干膜润滑剂 ■ 显示窗口：单层安全玻璃符合 DIN 8902 标准 ■ 螺纹：NPT ½"、NPT ¾"、M20x1.5、G½" ■ 铝外壳颜色：蓝色，RAL 5012 ■ 铝外壳盖颜色：灰色，RAL 7035 ■ 重量： ■ 铝，约 860 g（30.33 oz） ■ 不锈钢外壳：约 2 900 g（102.3 oz） ■ 模块化温度变送器可以选配 TID10 显示单元 i 外壳盖拧开时：拧紧前清洁外壳盖和外壳下部的螺纹；如需要，进行润滑（推荐润滑剂：Klüber Syntheso Glep 1）

TA30H	规格参数
	■ 隔爆型 (XP) , 固定螺帽, 提供一个或两个电缆入口 ■ 防护等级: IP66/68, NEMA Type 4x ■ 防爆型 (Ex) : IP66/67 ■ 温度: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F), 安装橡胶密封圈, 未安装电缆密封头 (注意电缆密封头的最高耐温!) ■ 材质: ■ 铝, 带聚酯粉末涂层 ■ 不锈钢 316L, 不带涂层 ■ Klüber Syntheso Glep 1 干膜润滑剂 ■ 螺纹: NPT ½", NPT ¾", M20x1.5、G½" ■ 铝外壳颜色: 蓝色, RAL 5012 ■ 铝外壳盖颜色: 灰色, RAL 7035 ■ 重量: ■ 铝外壳: 约 640 g (22.6 oz) ■ 不锈钢外壳: 约 2 400 g (84.7 oz)  外壳盖拧开时: 拧紧前清洁外壳盖和外壳下部的螺纹; 如需要, 进行润滑 (推荐润滑剂: Klüber Syntheso Glep 1)

TA30EB	规格参数
	■ 螺帽 ■ 防护等级: IP 66/68, NEMA 4x ■ 温度: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F) ■ 材质: 铝; 聚酯粉末涂层; Klüber Syntheso Glep 1 干膜润滑剂 ■ 螺纹电缆入口: M20x1.5 ■ 接线盒颜色: 蓝色, RAL 5012 ■ 接线盒盖颜色: 灰色, RAL 7035 ■ 重量: 约 400 g (14.11 oz) ■ 接地端: 内部和外部  外壳盖拧开时: 拧紧前清洁外壳盖和外壳下部的螺纹; 如需要, 进行润滑 (推荐润滑剂: Klüber Syntheso Glep 1)

TA30EB, 盖板带显示窗口	规格参数
	■ 螺帽 ■ 防护等级: IP 66/68, NEMA 4x ■ 防爆型 (Ex) : IP 66/68 ■ 温度: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F), 安装橡胶密封圈, 未安装电缆密封头 (注意电缆密封头的最高耐温!) ■ 材质: 铝; 聚酯粉末涂层; Klüber Syntheso Glep 1 干膜润滑剂 ■ 显示窗口: 单层安全玻璃符合 DIN 8902 标准 ■ 螺纹: NPT ½", NPT ¾", M20x1.5、G½" ■ 接线盒颜色: 蓝色, RAL 5012 ■ 接线盒盖颜色: 灰色, RAL 7035 ■ 重量: 约 400 g (14.11 oz)  外壳盖拧开时: 拧紧前清洁外壳盖和外壳下部的螺纹; 如需要, 进行润滑 (推荐润滑剂: Klüber Syntheso Glep 1)

iTEMP TMT162 现场型温度变送器	规格
 A0024608 *无显示单元的仪表型号: 112 mm (4.41 in)	■ 独立电子腔和接线腔 ■ 防护等级: IP66/67, NEMA Type 4x ■ 材质: 粉末压铸铝聚酯外壳, 带铝合金 AlSi10Mg 涂层; 或 不锈钢 316L 外壳 ■ 显示单元可以每次旋转 90° ■ 电缆入口: NPT ½" ■ 背光显示屏, 在强光照或黑暗环境中清晰读数 ■ 镀金接线端子, 无腐蚀风险, 不会产生附加测量误差 ■ 通过 SIL 认证, 符合 IEC 61508:2010 标准 (HART 通信) ■ 选配内置过电压保护单元, 防止过电压损坏仪表 i iTEMP TMT162 作为接线盒竖直安装, 如对面的图片所示 (温度计朝下, 电缆连接朝上)。

iTEMP TMT142B 现场型温度变送器	规格
132 (5.2) 135 (5.3) 121 (4.8) 112 (4.4) 121 (4.8) 106 (4.2) 6.4 (0.25) A0025824	- 防护等级: IP66/67, NEMA Type 4x - 材质: 粉末压铸铝聚酯外壳, 带铝合金 AlSi10Mg 涂层; 或不锈钢 316L 外壳 - 显示单元可以每次旋转 90° - 自带 Bluetooth® 蓝牙接口, 支持无线测量值显示和参数设置 (选配) - 背光显示屏, 在强光照或黑暗环境中清晰读数 - 镀金接线端子, 无腐蚀风险, 不会产生附加测量误差 - 选配内置过电压保护单元, 防止过电压损坏仪表 i iTEMP TMT142B 作为接线盒水平安装, 如对面的图片所示 (温度计朝下, 电缆连接朝上)。

电缆密封头和连接头

类型	配套电缆入口	防护等级	温度范围	配套电缆直径
电缆密封头, 聚酰胺	½" NPT、¾" NPT、M20x1.5 (可选 2 个电缆入口)	IP68	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)	5 ... 9 mm (0.19 ... 0.35 in)
	½" NPT、M20x1.5 (可选 2 个电缆入口)	IP69K	-20 ... +95 °C (-4 ... +203 °F)	
电缆密封头, 聚酰胺 (粉尘防爆场合)	½" NPT、M20x1.5	IP68	-20 ... +95 °C (-4 ... +203 °F)	
现场总线连接头 (M12x1 PA、7/8" PA、FF)	½" NPT、M20x1.5	IP67, NEMA Type 6	-40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F)	-
现场总线连接头 (M12, 八针)	M20x1.5	IP67	-30 ... +90 °C (-22 ... +194 °F)	-
M12 插头, 四针, 316 (PROFIBUS® PA、Ethernet-APL™、IO-Link®)	½" NPT、M20x1.5	IP67	-40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F)	-

证书和认证

产品证书与认证的最新信息进入产品主页查询 (www.endress.com) :

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择**资料下载**。

订购信息

详细的订购信息可从距离您最近的销售机构 www.addresses.endress.com 或通过 www.endress.com 的产品选型软件获取：

1. 使用过滤器和搜索框选择产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择 **Configuration**。



产品选型软件：产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备类型：直接输入测量点参数，例如：测量范围或显示语言
- 自动校验排他选项
- 自动生成订货号及其明细，PDF 文件或 Excel 文件输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

附件

现有可用的产品附件可在 www.endress.com 进行选择：

1. 使用过滤器和搜索框选择产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择 **Spare parts & Accessories**。

服务专用附件

DeviceCare SFE100

DeviceCare 为 Endress+Hauser 现场设备调试软件，使用以下通信协议：HART、PROFIBUS DP/PA、FOUNDATION Fieldbus、IO/Link、Modbus、CDI 和 Endress+Hauser 通用数据接口。



《技术资料》TI01134S

www.endress.com/sfe100

FieldCare SFE500

FieldCare 是基于 DTM 技术的 Endress+Hauser 的组态设置软件和第三方现场设备。支持多种通信协议：HART、WirelessHART、PROFIBUS、FOUNDATION Fieldbus、Modbus、IO-Link、EtherNet/IP、PROFINET 和 PROFINET APL。



《技术资料》TI00028S

www.endress.com/sfe500

Netilion


Endress+Hauser 通过 Netilion IIoT 生态系统优化工厂绩效、实现工作流程数字化、共享知识以及提升协作能力。Endress+Hauser 利用其在过程自动化方面的数十年丰富经验，提供工业物联网 (IIoT) 生态系统，旨在通过数据轻松总结出深刻见解。这些见解能够实现过程优化，从而提升装置可用性、效率和可靠性，最终提升工厂利润。



www.netilion.endress.com

SmartBlue app

Endress+Hauser 的 SmartBlue 通过 Bluetooth®或 WLAN 轻松实现无线现场设备组态设置。通过 SmartBlue 轻松访问诊断和过程信息，即使在防爆危险区和操作困难的工况中也能节省时间。



A0033202

16 二维码，包含 Endress+Hauser SmartBlue App 免费下载链接

在线工具

设备整个生命周期内的产品信息：www.endress.com/onetools

系统产品

HAW 产品系列电涌保护器模块

电涌保护器模块可选 DIN 导轨和现场设备安装，可保护带电源和信号/通信线路的设备和测量仪器。

更多详细信息：www.endress.com

RIA 产品系列中的过程指示仪

具有各种功能的易于阅读的过程指示仪：用于显示 4 ... 20 mA 值的回路供电指示器，最多显示四个 HART 变量，带控制单元的过程指示仪，极限值监测，传感器电源和电隔离。

国际防爆危险区认证的通用应用，适用于盘装或现场安装。

详细信息参见：www.endress.com

RN 系列有源安全栅

单通道型或双通道型有源安全栅，用于安全隔离带双向 HART 数据传输的 0/4...20 mA 标准信号回路。在信号倍增器选项中，输入信号传输到两个电气隔离输出。设备带一路有源和一路无源电流输入；输出可以进行有源或无源操作。

详细信息参见：www.endress.com

文档资料

登陆 Endress+Hauser 公司网站 (www.endress.com/downloads) 的产品主页和下载区下载下列文档资料（取决于所选产品型号）：

文档	文档用途和内容
《技术资料》 (TI)	设计规划指南 文档包含设备的所有技术参数、附件和可以随设备一起订购的其他产品的简要说明。
《简明操作指南》 (KA)	引导用户快速获取首个测量值 文档包含所有必要信息，从到货验收到初始调试。
《操作手册》 (BA)	参考文档 文档包含设备生命周期各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。
《安全指南》 (XA)	防爆型仪表都有配套《安全指南》 (XA) 。《安全指南》是《操作手册》的组成部分。  铭牌上标识了设备配套《安全指南》 (XA) 。



www.addresses.endress.com
