

Bestätigung der FDA-Konformität

Declaration of FDA Conformity

Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg

erklärt als Hersteller, dass das unten aufgeführte Produkt
being the manufacturer, declares that the product stated below

Einschweißadapter/ Weld-in adapter

Ohne Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material	52002041/
<i>Without inspection certificate EN10204-3.1 material</i>	916743-0000
Mit Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material	52011899
<i>With inspection certificate EN10204-3.1 material</i>	

in Kombination mit/ *in combination with*

Messgeräte <i>Measuring devices</i>	Bestelloption <i>Order code</i>
Liquiphant M FTL5xH	Prozessanschluss/ <i>Process connection</i> : PE2
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55	Prozessanschluss/ <i>Process connection</i> : TIJ Zubehör beigelegt/ <i>Accessories enclosed</i> : QP/QR
Cerabar S PMC71, PMP75	Prozessanschluss/ <i>Process connection</i> : TK
Deltapilot M FMB50	Prozessanschluss/ <i>Process connection</i> : TIJ Zubehör beigelegt/ <i>Accessories enclosed</i> : QP/QR
Deltapilot S FMB70	Prozessanschluss/ <i>Process connection</i> : TK
Deltabar S FMD78	Prozessanschluss/ <i>Process connection</i> : TK

in den gelisteten Ausführungen aus mediumberührenden Komponenten besteht, die in ihrer Zusammensetzung dem Code of Federal Regulations entsprechen oder dass es nur aus metallischen, mediumberührenden Komponenten besteht und somit nicht unter den Geltungsbereich der FDA-Regularien für indirekte Lebensmittelzusätze fällt:


consists, in its listed versions, of medium-contacting components, the composition of which is in compliance with the Code of Federal Regulations or that it only consists of metallic materials for all medium-contacting components and is thus not within the scope of the FDA Code for indirect food additives:

Einschweißadapter <i>Weld-in adapter</i>	Komponente <i>Component</i>	Material <i>Material</i>	FDA-Konformität <i>FDA conformity</i>
DRD DN50 (65 mm (2.6 in)) für die frontbündige Montage von Geräten mit DRD-Flansch <i>DRD DN50 (65 mm (2.56 in)) for flush-mounted installation of devices with DRD-flange Material 316L (1.4435)</i> <i>Abmessungen / Dimensions</i> Flat seal, ø 50 x 65 x 1 mm (1.97 x 2.56 x 0.04 in)	<i>Dichtungsset- 5 Stück/ Gasket kit – 5 pieces</i> Flachdichtung/ Flat seal, 52024228	PTFE 916783-0000	21 CFR 177.1550

Die Konformitätserklärung gilt ausschließlich für die aufgeführten Produkte im Auslieferungszustand.

This declaration of compliance is exclusively valid for the listed products in delivery status.

Maulburg, 3-January-2018
Endress+Hauser GmbH+Co. KG



i. V. Dr. Arno Götz
Dept. Manager Product Safety
Research & Development Platform



i. V. Marc Schlachter
Dept. Manager Pressure
Research & Development Devices